TRES

2026

Nowość

Zawiera automatyczny spust

Odpływu umywalkowego Simple-Rapid wliczony w cenę

Cold-tres: Bateria zawsze uruchamia się od wody zimnej

Tres-duo: W pozycji pośredniej zużywa się połowę wody

Regulowany perlator

Ukryty perlator

Odpowiednie dla osób o ograniczonej mobilności

Niestandardowy rozstaw

Easy-install: Łatwe blokowanie kranu

Kąt obrotu wylewki

Zasilanie elektryczne

Zasilanie na baterie

Czas wypływu

Touch-cool: Powierzchnia baterii zawsze jest zimna

Easy-clean: Łatwy dostęp i konserwacja wkładu

Teleskopowy drążek

Prysznic z systemem chromoterapii

Natrysk górny z mosiądzu

Natrysk górny ze stali nierdzewnej

Natrysk górny z ABS

Funkcje natrysku górnego (litry/min.)

Natrysk ręczny z mosiądzu

Natrysk ręczny ze stali nierdzewnej

Natrysk ręczny z ABS

Funkcje natrysku ręcznego (litry/min.)

Funkcje dysz (litry/min.)

Głowica (nr kat. części zamiennej)

Wkład (nr kat. części zamiennej)

Przełącznik funkcji (nr kat. części zamiennej)

Głowica + pokrętło (nr kat. części zamiennej)

Produkty przedstawione w katalogu mogą ulec niewielkim modyfikacjom ze względów projektowych, zawsze na korzyść danego artykułu.

Ceny zaprezentowane w katalogu są sugerowanymi cenami detalicznymi i nie zawierają podatku VAT.

W związku z możliwymi błędami w druku, uaktualnione i ostateczne ceny znajdują się zawsze na stronie internetowej Tres.

Aby sprawdzić dostępność produktów, odwiedź stronę internetową.

Za pośrednictwem strony internetowej możesz być na bieżąco z nowościami od Tres. Tam też możesz sprawdzić, czy produkt nie został wycofany.

Zawartość

30 Kolekcje

Exclusive

34 Mont Blanc

40 Tres Clasic

56 Slim

70 Study

Selection

86 Cuadro

104 Loft

116 Fuji

126 Project

138 Max

148 Lex

Essential

156 Flat

166 Canigó

178 Base Plus

188 Base

196 Przestrzeń natryskowa

Elektroniczne

198 Shower Technology

Baterie termostatyczne

210 B-system

220 Therm-box

234 Over-wall

Baterie jednouchwytowe

258 Rapid-box

280 Natynkowe jednouchwytowe

288 Dodatki do prysznica

296 Deszczownie

310 Słuchawki prysznicowe

315 Węże

318 Drążki przesuwne

328 Zestawy prysznicowe

331 Uchwyty ścienne z przyłączem wody

335 Przyłącza ścienne

335 Dysze

338 Armatura do WC

346 Rozwiązania Podtynkowe

354 Akcesoria łazienkowe

356 Kwadratowe

357 Okrągłe

358 Styl klasyczny

362 Technologia elektroniczna

364 Umywalkowe

369 Dozowniki mydła

370 Czujniki WC

370 Suszarka do rąk

371 Bateria kuchenna elektroniczna

372 Przestrzeń kuchenna

382 Baterie jednouchwytowe

388 Do wody filtrowanej

393 Podokienne

393 Z elastyczną wylewką

394 Z wyciąganą wylewką

396 Elektroniczne

397 Dwuuchwytowe

400 Ścienne

403 Przemysłowe

405 Baterie do różnych zastosowań

406 Obiekty publiczne

408 Baterie zewnętrzne

411 Armatury czasowe

416 Baterie medyczne

418 Baterie fryzjerskie

418 Baterie do różnych zastosowań

420 Krany do beczek na wino

422 Dodatki do baterii

424 Zawory i spusty

433 Syfony

436 Zawory kątowe

438 Złącza kątowe

439 Wylewki

442 Rozety

443 Mimośrody

445 WC Systems

450 Tres Cleaner

452 Załącznik

454 Zalecana instalacja

456 Części zamienne

460 Spis numerów katalogowych

472 Ogólne warunki sprzedaży

Armatura z misją, projektowana i produkowana w Barcelonie od 1968 roku



W Tres zamieniamy wodę w użyteczne, świadome i trwałe doświadczenie projektowe. Ponad 50 lat historii potwierdza nas jako europejskiego producenta, zaangażowanego w łączenie estetyki, innowacji i zrównoważonego rozwoju w każdym projekcie.

Projektujemy i produkujemy w całości w naszym centrum w Barcelonie, co pozwala nam zapewnić pełną kontrolę nad każdym szczegółem: od początkowego pomysłu po instalację w domu czy międzynarodowym projekcie contract.

Nasza tożsamość inspirowana jest Morzem Śródziemnym jako uniwersalnym językiem designu. Wierzymy w realną zrównoważoność, z technologiami, które mierzalnie oszczędzają wodę i energię, oraz w bliskość międzyludzką, dzięki technicznemu i handlowemu serwisowi, który jest bliski, skuteczny i przejrzysty.

Dziś Tres to zaufany partner dla architektów, projektantów wnętrz, dystrybutorów i profesjonalistów contract na całym świecie. Marka łącząca dostępny design premium, odpowiedzialność środowiskową i autentyczność europejskiej produkcji.

Tres. Śródziemnomorski design, realna zrównoważoność i ludzka obsługa.

1968
Rok założenia

+300
Specjaliści w zespole przemysłowym i technicznym

+1.000.000
Części produkowane rocznie

+4.500
Różne referencje produktowe

+400
Własne patenty

35.000 m^2
Powierzchnia przemysłowa

7
Oddziały w Europie i Ameryce Łacińskiej

100%
Własna produkcja pod europejską kontrolą jakości

Z Barcelony, z sensem

Zakłady Tres w Vallirana (Barcelona)

1. Design
2. Inżynieria
3. Elektronika
4. Odlewnia
5. Obróbka mechaniczna
6. Polerowanie
7. Powłoki powierzchniowe
8. Montaż
9. Laboratorium
10. Pakowanie
11. Wysyłka

Projektowanie i produkcja w Barcelonie to świadomy wybór. To praca blisko, z kontrolą, spójnością i zaangażowaniem. W Tres każdy kran powstaje tutaj, jako owoc doświadczenia, innowacji oraz podejścia łączącego przemysł, design i śródziemnomorską wrażliwość.

Dlaczego projektować i produkować we własnych zakładach?

- Pełna spójność między designem, inżynierią i wykończeniem.
- Kontrola jakości na każdym etapie procesu.
- Zwinność przemysłowa: od pomysłu do produktu bez pośredników.
- Rzeczywista zdolność dostosowania do potrzeb rynku.
- Namacalna zrównoważoność dzięki pełnej identyfikowalności.
- Kultura rzemiosła oparta na wiedzy technicznej i świadomym designie.

Trwałe materiały, realna efektywność i namacalne zaangażowanie ekologiczne

Baterie wykonane są z mosiądzu rafinowanego w Europie, o małej zawartości ołowiu, zgodnie z normą europejską (UNE-EN 10204).

Baterie marki Tres są dostępne w różnych wykończeniach. Wszystkie one aplikowane są metodą łączącą proces przemysłowy z rękodzielniczą kontrolą, w celu uzyskania idealnego i odpornego wyniku.

Marka Tres oferuje do 5 lat gwarancji na wiele z najlepiej sprzedających się produktów.

Najnowszej generacji laboratorium wyposażone jest w sprzęty do wykonywania testów akustycznych, zgodnie z normą europejską EN 200-2008, poddając produkty badaniom pod kątem zmniejszenia zużycia wody i prądu.

Wizualna i funkcjonalna kontrola 100% elementów, wraz z gumami bez migracji i nietoksycznymi smarami, zapewnia, że produkty pomyślnie przechodzą oficjalne europejskie audyty.

Zarówno produkty, jak i procesy produkcyjne posiadają certyfikaty najważniejszych instytucji.

Autokonsumpcja energii z paneli słonecznych umożliwia wytwarzanie własnej, zrównoważonej energii, zmniejszając zależność od źródeł zewnętrznych i wspierając bardziej odpowiedzialne oraz efektywne korzystanie z elektryczności.

Samoprodukowane opakowania kartonowe znacząco ograniczają użycie plastiku i transport, promując bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rozwiązania w całym łańcuchu dostaw.

Zaufany partner dla projektów contract

Tres oferuje kompletny wybór kolekcji armatury zaprojektowanej z myślą o hotelach, restauracjach, przestrzeniach mieszkalnych lub publicznych, przy wsparciu technicznym i bliskiej współpracy z europejskim producentem.

Armatura do pokoi pokazowych

Dostarczamy armaturę do pokoi pokazowych, umożliwiając wizualizację, jak każda kolekcja wpisuje się w projekty hotelowe i mieszkaniowe.

Nadzór nad instalacją

Nadzorujemy proces instalacji, aby zapewnić optymalne dopasowanie i nienaganne wykończenie w każdej przestrzeni.

Szkolenie z instalacji i konserwacji

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla zespołów technicznych, gwarantując prawidłowe działanie i trwałość armatury.

Serwis techniczny

Dysponujemy siecią ponad 160 wykwalifikowanych techników w Europie i Ameryce Łacińskiej, oferujących szybkie, profesjonalne i lokalne wsparcie.

@debongrès

@wojsz_studio

@coba.interiorismo

@cecilebosse

@nataliazubizarretainteriorismo

@woodestudio


@solidprojectes

Inspirujące projekty do podzielenia się

@tres.griferia

Odpowiedzialny design dla świadomych osób

Cold-tres

System oszczędzania energii, dzięki któremu po uruchomieniu kranu najpierw zaczyna wypływać tylko zimna woda, zapobiega niepotrzebnemu włączeniu grzejnika. Opracowywane i opatentowane przez Tres od 1992 roku.



Tres-duo

System oszczędnego zużycia wody z dwupozycyjną głowicą. W pozycji środkowej redukuje zużycie wody o 50%. Opracowywane i opatentowane przez Tres od 2010 roku.

Perlator ruchomy z ogranicznikiem przepływu 5,7 l/min, który umożliwia obniżenie zużycia wody w konwencjonalnych kranach o 50% przy zachowaniu komfortu użytkowania.

Baterie wykonane są z mosiądzu rafinowanego w Europie, o małej zawartości ołowiu, zgodnie z normą europejską (UNE-EN 10204).



Powłoka z chromu trójwartościowego, która gwarantuje trwałą powierzchnię, odporność na upływ czasu oraz łatwość czyszczenia armatury.

Głowica z dyskami ceramicznymi umożliwia płynne działanie uchwytu. Zaprojektowane i opatentowane przez firmę Tres, posiadają certyfikowany okres żywotności wynoszący 200 000 cykli (Aenor-NF).



System przeciwoparzeniowy Protec-tres. Pierścień głowicy pozwala ograniczyć maksymalną pożądaną temperaturę.

BR1	5	5	6	8
BR2	1,9	3,8		6
BR3	-	1,9		

Zastosowanie ograniczników przepływu BR w bateriach umożliwiło uzyskanie certyfikatów takich jak Breeam, Leed i Edge.

Wykończenia, które trwają, kolory, które zachwycają



Chrom

Matowa czerń



Matowa biel

Stal

Metalizowana czerń

Mosiądz Antyczny Matowy

Czarny brąz

Volcanic



Złoty cava

Grafitowy



Złoto 24k

Matowe złoto 24k

Matowe różowe złoto 24k

PBT®

Protection
Brushed
Technology

5 AÑOS DE GARANTÍA · 5 YEARS WARRANTY ·

PBT® (Protection Brushed Technology) to ekskluzywny proces przemysłowego powlekania wielowarstwowego opracowany przez Tres, zapewniający wysokiej jakości, żywe i eleganckie wykończenia dla wymagających wnętrz.

Dostępny w czterech wyrafinowanych odcieniach —Czarny brązowy, Volcanic, Złoty cava i Grafitowy— PBT umożliwia uzyskanie ultra-trwałych i estetycznie nieskazitelnych

Odcienie z duszą, zaprojektowane, aby się wyróżniać



Czarny brąz

Stonowany, intensywny i elegancki. Czerń z subtelnymi brązowymi podtonami, które zmieniają się pod wpływem światła. Matowe wykończenie zapewnia wszechstronność i stylowe wkomponowanie w rustykalne i nowoczesne wnętrza.

Volcanic

Ciepły ton z miedzianymi refleksami, który nadaje charakter i ekskluzywność. Idealny do wnętrz, które chcą uzyskać przytulną i wyjątkową estetykę.

Złoty cava

Światło i luksus w harmonii. To matowe, złote wykończenie emanuje dystyngowaną elegancją bez ostentacji, idealne do wyrafinowanych przestrzeni z subtelnym blaskiem.



Grafitowy

Nowoczesność i równowaga. Wykończenie grafitowe łączy neutralność szarości z jedwabistą teksturą, dostosowując się do stylów minimalistycznych i eleganckich.

Maksymalna odporność na korozję

Powłoki PBT są chronione przed utlenianiem i wilgocią, zapewniając długą żywotność nawet w wymagających warunkach.

Trwała przyczepność

Proces wielowarstwowy tworzy mocną więź między powłoką a metalem, zapobiegając ścieraniu lub odklejaniu się w czasie.

Niepodatny na zmianę kolor

Pigmenty i zabiegi PBT utrzymują kolor żywy, jednolity i elegancki, bez zmian spowodowanych użytkowaniem lub ekspozycją.

x4

razy bardziej odporny na korozję niż wymóg normy EN-248

x2

razy bardziej odporny na ścieranie niż chrom

Proces PBT firmy Tres składa się z czterowarstwowego powlekania, które zapewnia trwałe, odporne i estetycznie nieskazitelne wykończenie:

Główna część baterii Tres wykonana jest z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu, który stanowi bazę do obróbki PBT.

Na powierzchnię nakłada się dwie warstwy niklu o różnych właściwościach, zapewniające wysoką odporność na korozję, co jest niezbędne do zapewnienia trwałości w wilgotnym środowisku. Na nich nakłada się bazę uszczelniającą, która zwiększa ochronę przed korozją i zapewnia maksymalną przyczepność wykończenia.

Na koniec nakłada się górną warstwę syntetycznej żywicy termoutwardzalnej z pożądanym wykończeniem estetycznym, zwiększając odporność na ścieranie.

Ponadto proces ten jest wolny od chromu sześciowartościowego (CrVI), co czyni go czystsza i bardziej ekologiczną opcją.

Cicha luksusowość z śródziemnomorską duszą

Autentyczne złoto

Tres gwarantuje, że wykończenia Złoto, Złoto matowe i Różowe złoto matowe zawierają autentyczne 24-karatowe złoto, nakładane z rzemieślniczą precyzją.

Ponadczasowa odróżniająca się

Eleganckie pozłacanie, które wnosi wyrafinowanie i spokój do każdej przestrzeni.

Jakość i trwałość

Wysoko precyzyjne procesy wewnętrzne zapewniają jednorodność chromatyczną, maksymalną przyczepność i wysoką odporność, nawet w intensywnie użytkowanych środowiskach.

Funkcjonalne piękno

Odporne na korozję wykończenia, które zachowują swoją elegancję przy rutynowej pielęgnacji baterii.





Odpowiedzialny blask, który trwa

Zaangażowanie wobec planety

Chrom trójwartościowy to zrównoważona alternatywa dla tradycyjnego chromu, rygorystycznie spełniająca przepisy REACH i RoHS, zmniejszająca wpływ na środowisko bez kompromisów dla jakości.

Wyjątkowa trwałość

Zaprojektowane do intensywnego użytkowania, zapewnia zaawansowaną ochronę przed korozją i zużyciem, zachowując nieskazitelny wygląd przez lata.

Zdrowie i bezpieczeństwo gwarantowane

Wykończenie wolne od związków rakotwórczych, bezpieczne w domach, hotelach i przestrzeniach publicznych, gdzie priorytetem jest dobre samopoczucie.

Elegancja, która się utrzymuje

Równomierny i wyrafinowany połysk, który podkreśla każde wnętrze, zachowując swoje piękno z upływem czasu bez konieczności skomplikowanej konserwacji.

Potrójne chromowanie Tres zapewnia równomierne pokrycie na nieregularnych powierzchniach, wysoką odporność na zużycie oraz trwały połysk dzięki procesowi galwanicznemu obejmującemu kilka etapów czyszczenia, niklowania i chromowania.



Do uzyskania wykończeń stalowych, antycznego mosiądzu (błyszczącego lub matowego) lub metalicznej czerni, dodawana jest wysokiej jakości farba epoksydowa, nadająca się dla baterii.

Wykończenia złote wykonywane są metodą zbliżoną do tej stosowanej przy wykończeniach chromowanych, z wyjątkiem ostatniego kroku, w którym następuje kąpiel w 24-karatowym złocie.

Do malowania elementów z kolorowym wykończeniem stosowane są ekologiczne farby niezawierające rozpuszczalników; wykończenia te cechuje ochrona przed korozją, trwałość i stabilność w czasie.

		CR	NM	BM	AC	KM	LM	KMB	VO	CA	GR	OR	OM	OPM
Mont Blanc		34	•			•			•	•				•	•
Tres Clasic		40	•			•		•		•			•		
Slim		56	•	•	•	•			•				•	•	•
Study		70	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cuadro		86	•	•		•			•					•	
Loft		104	•	•	•	•			•		•			•	
Fuji		116	•	•		•			•	•	•				•
Project		126	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Max		138	•												
Lex		148	•												
Flat		156	•												
Canigó		166	•												
Base Plus		178	•	•											
Base		188	•												
Shower Technology		196	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
B-system		210	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•
Therm-box		220	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Over-wall		234	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•
Rapid-box		258	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Akcesoria		354	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kuchnia		372	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•

Kolekcje

Każda kolekcja, którą prezentuje Tres, uwzględnia funkcjonalność, możliwość dostosowania do otoczenia i jakość materiałów. Wybierz serię, która najbardziej odpowiada Twojemu sposobowi na życie z wodą. Krany są na całe życie. A inteligentny projekt jest kluczem.

34 Mont Blanc

40 Tres Clasic

56 Slim

70 Study

86 Cuadro

104 Loft

116 Fuji

126 Project

138 Max

148 Lex

156 Flat

166 Canigó

178 Base Plus

188 Base

	Mont Blanc	Tres Clasic	Slim	Study	Cuadro	Loft
Umywalkowe						
Umywalkowe wysokie						
Umywalkowe XL						
Umywalkowe z boczną dźwignią						
Umywalkowe wielotworowe						
Umywalkowe podłogowe						
Umywalkowe ścienne						
Bidetowe						
Armatury ścienne						
Armatury podtynkowe						
Wannowe podłogowe						
Nawannowe wielotworowe						

Fuji	Project	Max	Lex	Flat	Canigó	Base Plus	Base

Mont Blanc

Harmonia perfekcji

Kolekcja Mont Blanc od Tres opiera się na symetrycznej architekturze, stworzonej w oparciu o zasadę wzornictwa, funkcjonalności i dbałości o każdy detal. Charakterystyczne krzyżowe pokrętła i zrównoważone proporcje czynią tę kolekcję współczesną ikoną, zaprojektowaną tak, aby przetrwać i wzbudzać zachwyt.



Baterie do umywalek



Bateria dwuuchwytowa umywalkowa

Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

29916403 29916402

	28310301	1.189
	28310301AC	1.838
	28310301KMB	2.016 n
	28310301VO	2.016 n
	28310301OM	2.848
	28310301OPM	2.848



Bateria dwuuchwytowa wysoka umywalkowa

Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

29916403 29916402

	28320301	1.269
	28320301AC	1.965
	28320301KMB	2.153 n
	28320301VO	2.153 n
	28320301OM	3.041
	28320301OPM	3.041



Bateria dwuuchwytowa XL umywalkowa

Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

29916403 29916402

	28380301	1.481
	28380301AC	2.294
	28380301KMB	2.515 n
	28380301VO	2.515 n
	28380301OM	3.549
	28380301OPM	3.549



Bateria dwuuchwytowa stojąca umywalkowa

Elastyczny rozstaw elementów. Z pokrętłami.

29910501

	28310501	1.584
	28310501AC	2.453
	28310501KMB	2.693 n
	28310501VO	2.693 n
	28310501OM	3.802
	28310501OPM	3.802



Bateria dwuuchwytowa podtynkowa umywalkowa

W zestawie element podtynkowy na stałe połączony. Z pokrętłami. Wylewka 148 mm.

29916403 29916402

	28330001	1.452
	28330001AC	2.251
	28330001KMB	2.472 n
	28330001VO	2.472 n
	28330001OM	3.487
	28330001OPM	3.487



Bateria dwuuchwytowa podtynkowa umywalkowa

W zestawie element podtynkowy na stałe połączony. Z pokrętłami. Wylewka 207 mm.

29916403 29916402

28330002	1.504
28330002AC	2.331
28330002KMB	2.557 n
28330002VO	2.557 n
28330002OM	3.610
28330002OPM	3.610

Baterie do bidetów



Bateria dwuuchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

360° 29916403 29916402

28312001	1.203
28312001AC	1.861
28312001KMB	2.045 n
28312001VO	2.045 n
28312001OM	2.886
28312001OPM	2.886

Baterie ścienne



Bateria dwuuchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

BRASS 29916403 29916402

28316301	1.692
28316301AC	2.618
28316301KMB	2.872 n
28316301VO	2.872 n
28316301OM	4.056
28316301OPM	4.056



Bateria dwuuchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

BRASS 29916403 29916402

28317601	2.030
28317601AC	3.149
28317601KMB	3.455 n
28317601VO	3.455 n
28317601OM	4.874
28317601OPM	4.874

Baterie do wanien



Bateria dwuuchwytowa podłogowa wannowa i prysznicowa

Z dwoma pionowymi przyłączmi podłogowymi do wody. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt stały do słuchawki . Satynowy wąż.

BRASS

29916403 29916402

	28319401	2.905
	28319401AC	4.507
	28319401KMB	4.940 n
	28319401VO	4.940 n
	28319401OM	6.975
	28319401OPM	6.975



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego w podłodze do baterii wannowej

2 sztuki z uchwytem stałym do słuchawki prysznicowej.

	161194	1.560
	161194NM	2.416
	161194AC	2.416
	161194OM	3.741
	161194OPM	3.741



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego na brzegu wanny do baterii wannowej

2 sztuki z tłumikami drgań w komplecie

	29987001	573
	29987001NM	888
	29987001AC	888
	29987001OM	1.377
	29987001OPM	1.377

Baterie termostatyczne podtynkowe



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło krzyżowe. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

28325001	902
28325001AC	1.396
28325001KMB	1.532 n
28325001VO	1.532 n
28325001OM	2.162
28325001OPM	2.162

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny	20785001	658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło krzyżowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

28335002	2.552
28335002AC	3.957
28335002KMB	4.338 n
28335002VO	4.338 n
28335002OM	6.124
28335002OPM	6.124

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny	20785001	658

Zawory



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

06115501	418
06115501AC	649
06115501KMB	710
06115501VO	710 n
06115501OM	1.001
06115501OPM	1.001



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

06151101	456
06151101AC	710
06151101KMB	780
06151101VO	780 n
06151101OM	1.100
06151101OPM	1.100

Tres Clasic

Tradycja w nowej odsłonie

Tres Clasic składa hołd tradycyjnej armaturze, stosując odświeżony formalny język. Jego zrównoważona sylwetka, ciepłe wykończenia i spokojna obecność łączą przeszłość z teraźniejszością estetycznie i spójnie. Kolekcja emanująca autentycznym śródziemnomorskim charakterem, stworzona z myślą o projektach poszukujących wyróżnienia, nie rezygnując z funkcjonalności.

H
HOT
TRES

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

9134592

24210301	1.081
24210301AC	1.678
24210301LM	1.678
24210301VO	1.838 n
24210301OR	2.594



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9134591

24210801	1.269
24210801AC	1.965
24210801LM	1.965
24210801OR	3.041



Bateria dwuuchwytowa umywalkowa

Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9134282

24210901	902
24210901AC	1.396
24210901LM	1.396
24210901OR	2.162



Bateria dwuuchwytowa umywalkowa

Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9134282

24210902	1.396
24210902AC	2.167
24210902LM	2.167
24210902OR	3.356



Bateria dwuuchwytowa umywalkowa

Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

9134282

24210201	1.372
24210201AC	2.129
24210201LM	2.129
24210201VO	2.336 n
24210201OR	3.295



Bateria dwuuchwytowa stojąca umywalkowa

Elastyczny rozstaw elementów. Z pokrętłami.

9134282

24210501	1.927
24210501AC	2.985
24210501LM	2.985
24210501OR	4.625



Bateria dwuuchwytowa stojąca umywalkowa

Elastyczny rozstaw elementów. Z pokrętłami.

9134282

24210601	1.640
24210601AC	2.543
24210601LM	2.543
24210601VO	2.787 n
24210601OR	3.934



Bateria jednouchwytowa podtynkowa umywalkowa

W zestawie element podtynkowy na stałe połączony. Wylewka 210 mm.

9134592

24220001	1.321
24220001AC	2.049
24220001LM	2.049
24220001VO	2.247 n
24220001OR	3.173



Bateria dwuuchwytowa podtynkowa umywalkowa

W zestawie element podtynkowy na stałe połączony. Z pokrętłami. Wylewka 214 mm.

29910501

24215101	1.429
24215101AC	2.214
24215101LM	2.214
24215101VO	2.430 n
24215101OR	3.426



Bateria dwuuchwytowa podtynkowa umywalkowa

W zestawie element podtynkowy na stałe połączony. Z pokrętłami. Wylewka 145 mm.

29910501

24215102	1.532
24215102AC	2.378
24215102LM	2.378
24215102OR	3.680



Bateria 1-drożna umywalkowa

Z przyłączem gwintowanym G1/2.

9134282

24250301	522
24250301AC	808
24250301LM	808
24250301OR	1.255

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

9134592

24212001	1.137
24212001AC	1.763
24212001LM	1.763
24212001VO	1.932 n
24212001OR	2.726



Bateria jednouchwytowa do bidetu z boczną dźwignią

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9134591

24222001	1.283
24222001AC	1.988
24222001LM	1.988
24222001OR	3.079



Bateria dwuuchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9134282

24212201	935
24212201AC	1.448
24212201LM	1.448
24212201OR	2.247



Bateria dwuuchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9134282

24212202	1.452
24212202AC	2.251
24212202LM	2.251
24212202OR	3.487



Bateria dwuuchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Z pokrętłami. Elastyczne węże zasilające G3/8.

9134282

24212101	1.429
24212101AC	2.214
24212101LM	2.214
24212101VO	2.430 n
24212101OR	3.426

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

9134592

24216701	1.532
24216701AC	2.378
24216701LM	2.378
24216701VO	2.609 n
24216701OR	3.680



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

9134592

24217001	1.772
24217001AC	2.745
24217001LM	2.745
24217001VO	3.008 n
24217001OR	4.249



Bateria dwuuchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

9134282

24216301	1.481
24216301AC	2.294
24216301LM	2.294
24216301VO	2.515 n
24216301OR	3.549



Bateria dwuuchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

9134282

24217601	2.195
24217601AC	3.398
24217601LM	3.398
24217601VO	3.727 n
24217601OR	5.264





Zestaw baterii dwuuchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze mosiądzu: Ø 310 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

BRASS BRASS 9134282

24219102	5.043
24219102AC	7.816
24219102LM	7.816
24219102VO	8.573 n



Zestaw baterii dwuuchwytowej naściennej 3-drożnej wannowej i prysznicowej

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

BRASS BRASS 9134282

24217602	4.724
24217602AC	7.323
24217602LM	7.323

Baterie podtynkowe



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 1-drożna prysznicowa

Korpus podtynkowy w zestawie.

9134592

24217701	583
24217701AC	902
24217701LM	902
24217701OR	1.401



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 2-drożna prysznicowa

Korpus podtynkowy w zestawie. Przełącznik strumienia 2-drożny.

9134592

24218001	902
24218001AC	1.396
24218001LM	1.396
24218001OR	2.162



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej prysznicowej

· Korpus podtynkowy w zestawie.
· Przełącznik strumienia 2-drożny.
· Ramię naścienne z ruchomą deszczownicą z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

9134592

24218003	3.210
24218003AC	4.973
24218003LM	4.973
24218003VO	5.457 n
24218003OR	7.699



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej prysznicowej

· Korpus podtynkowy w zestawie.
· Przełącznik strumienia 2-drożny.
· Ramię sufitowe z ruchomym natryskiem z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

9134592

24218004	3.036
24218004AC	4.709
24218004LM	4.709
24218004OR	7.290



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej prysznicowej

· Korpus podtynkowy w zestawie.
· Zestaw drążek prysznicowy z ruchomą deszczownicą z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Przełącznik strumienia wbudowany w drążek prysznicowy.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

BRASS BRASS 9134592

24217703	3.290
24217703AC	5.100
24217703LM	5.100

Baterie do wanien



Bateria dwuuchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Regulacja pokrętłami, armatura wyposażona w przełącznik funkcji.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Natężenie przepływu: 3 bar - 12 l/m.

360° BRASS 9134282

24214601	3.069
24214601AC	4.756
24214601LM	4.756
24214601OR	7.360

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 16 l/m.

BRASS 9134591

24214501	2.350
24214501AC	3.643
24214501LM	3.643
24214501OR	5.635

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny z kolankowymi przyłączami wody

Z 2 przyłączami wody kolankowymi. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

24219401	2.308
24219401AC	3.577
24219401LM	3.577
24219401OR	5.541

9134592



Bateria jednouchwytowa podłogowa wannowa i prysznicowa

Z dwoma pionowymi przyłączmi podłogowymi do wody. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Stały chwyt do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

24219402	3.257
24219402AC	5.053
24219402LM	5.053

9134592

Baterie ścienne termostatyczne



Bateria termostatyczna naścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

24216409	2.453
24216409AC	3.802
24216409LM	3.802
24216409OR	5.889

29916806XX



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa

Z kaskadowym wyjściem wody. Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

24217409	2.721
24217409AC	4.216
24217409LM	4.216
24217409OR	6.528

29916806XX



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa

Z kaskadowym wyjściem wody. Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Wzmocniony wąż metalowy.

24217609	3.436
24217609AC	5.325
24217609LM	5.325
24217609OR	8.244



Zestaw baterii termostatycznej naściennej prysznicowej

· Drążek prysznicowy: dł. 600 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

24216402	3.144
24216402AC	4.874
24216402LM	4.874



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

24219501	4.362
24219501AC	6.759
24219501LM	6.759



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

29916806XX

24219503	5.226
24219503AC	8.098
24219503LM	8.098
24219503VO	8.883 n

Baterie termostatyczne podtynkowe



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Block System prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny montowany pionowo.
· Regulator przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Ramię naścienne z ruchomą deszczownicą z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

29916802XX

24235202	5.076
24235202AC	7.863
24235202LM	7.863
24235202OR	12.178



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej Block System wannowej i prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny montowany pionowo.
· Regulator przepływu i przełącznik funkcji 3-drożny.
· Ramię naścienne z ruchomą deszczownicą z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

29916802XX

24235301	6.688
24235301AC	10.368
24235301LM	10.368
24235301OR	16.051

Baterie do różnych zastosowań



Bateria 1-drożna do biura lub pralni

Z przyłączem gwintowanym G1/2.

9134282

24252001	517
24252001AC	804
24252001LM	804
24252001OR	1.246

Zawory



Zawór odcinający podtynkowy

Z przyłączem gwintowanym G1/2. Wskaźnik ceramiczny zimna (C-cold).

29910501

24215501	470
24215501AC	724
24215501LM	724
24215501OR	1.123



Zawór odcinający podtynkowy

Z przyłączem gwintowanym G1/2. Wskaźnik ceramiczny gorąca (H-hot).

29910501

24215502	470
24215502AC	724
24215502LM	724
24215502OR	1.123

Dodatki do prysznica



Zestaw drążek prysznicowy bez baterii z przyłączem wody w ścianie i deszczownicą

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

BRASS BRASS

24247602	2.829
24247602AC	4.385
24247602LM	4.385



Zestaw drążka prysznicowego przystosowany do każdej baterii

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma z mosiądzu: Ø 310 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 78 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

24247601	2.900
24247601AC	4.493
24247601LM	4.493



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy: 600 mm y Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

24273201	1.086
24273201AC	1.683
24273201LM	1.683



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Z przyłączem w ścianie.

24218201	357
24218201AC	555
24218201OR	855
24218201LM	555



Słuchawka prysznicowa Clasic

Ceramiczny uchwyt. Wymiary: Ø 78 mm. Materiał: Mosiądz. Dysze antyosadowe.

78 BRASS 10 l/min

29963109	291
29963109AC	451
29963109OR	700
29963109LM	475



Metalowy wąż

Dł.: 1,70 m.

9134830053	414
913483005LM	414



Deszczownia Clasic

Wymiary: Ø 310 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Mosiądz. Dysze antyosadowe.

310 BRASS 11 l/min

29933703	1.349
29933703AC	2.087
29933703OR	3.234
29933703LM	2.087



Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 419 mm.

29933701	423
29933701AC	653
29933701OR	1.015
29933701LM	653



Ramię naścienne Clasic

Do deszczownicy. Długość: 115 mm.

29933702	301
29933702AC	470
29933702OR	724
29933702LM	470



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego na brzegu wanny do baterii wannowej

2 sztuki z tłumikami drgań w komplecie

24287101	776
24287101AC	1.199
24287101OR	1.857
24287101LM	1.199



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego w podłodze do baterii wannowej

2 pionowe kolumny doprowadzająca wodę do podłogi.

24219403	1.763
24219403AC	2.726
24219403OR	4.225
24219403LM	2.726

Slim

Minimalizm w ruchu

Slim redukuje armaturę do jej najczystszej, najbardziej esencjonalnej formy. Smukłe kształty, czyste proporcje i współczesne wykończenia wtapiają się naturalnie w stonowane i eleganckie przestrzenie. Lekka, precyzyjna i wydajna kolekcja, w której design płynie z przestrzenią, czyniąc ją wyjątkową i osobistą.

TRES

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210301	973
20210301D	1.086
20210301NM	1.504
20210301BM	1.504
20210301AC	1.504
20210301KMB	1.650
20210301OR	2.331
20210301OM	2.331
20210301OPM	2.331 n



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210303	1.819
20210303NM	2.820
20210303BM	2.820
20210303AC	2.820
20210303KMB	3.093
20210303OR	4.371
20210303OM	4.371
20210303OPM	4.371 n



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210305	2.007
20210305NM	3.111
20210305BM	3.111
20210305AC	3.111
20210305KMB	3.412
20210305OR	4.818
20210305OM	4.818
20210305OPM	4.818 n



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210302	973
20210302D	1.086



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210304	1.819



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210306	2.007



Bateria dwuuchwytowa stojąca umywalkowa

Elastyczny rozstaw elementów. Z pokrętłami.

5,7 l/min 29910501

20210501	1.955
20210501NM	3.032
20210501BM	3.032
20210501AC	3.032
20210501OR	4.695
20210501OM	4.695



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

5,7 l/min

20261310	1.795
20261310NM	2.782
20261310BM	2.782
20261310AC	2.782
20261310OR	4.310
20261310OM	4.310



Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami.

5,7 l/min

20261320	2.007
20261320NM	3.111
20261320BM	3.111
20261320AC	3.111
20261320KMB	3.412 (n)
20261320OR	4.818
20261320OM	4.818
20261320OPM	4.818 (n)



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z przyłączem w podłodze

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 26285350).
1 pionowa kolumna doprowadzająca wodę do podłogi.

20285301	3.318
20285301NM	5.147
20285301BM	5.147
20285301AC	5.147
20285301KM	5.147
20285301KMB	5.645
20285301VO	5.645 n
20285301CA	5.645 n
20285301GR	5.645 n
20285301OR	7.967
20285301OM	7.967
20285301OPM	7.967

Podtynkowa podstawa do montażu armatury podłogowej — 26285350 — 940



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

20230031	1.029
20230031NM	1.598
20230031BM	1.598
20230031AC	1.598
20230031KMB	1.753
20230031OR	2.472
20230031OM	2.472
20230031OPM	2.472 n

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej — 20830002 — 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

20230032	1.081
20230032NM	1.678
20230032BM	1.678
20230032AC	1.678
20230032KMB	1.838
20230032OR	2.594
20230032OM	2.594
20230032OPM	2.594 n

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej — 20830002 — 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

20230021	855
20230021NM	1.325
20230021BM	1.325
20230021AC	1.325
20230021KMB	1.452
20230021OR	2.054
20230021OM	2.054
20230021OPM	2.054 (n)

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

20230022	907
20230022NM	1.405
20230022BM	1.405
20230022AC	1.405
20230022KMB	1.537
20230022OR	2.171
20230022OM	2.171
20230022OPM	2.171 (n)

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

20212001	987
20212001D	1.100
20212001NM	1.528
20212001BM	1.528
20212001AC	1.528
20212001KMB	1.678
20212001OR	2.364
20212001OM	2.364
20212001OPM	2.364 (n)



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

20212002	987
20212002D	1.100

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

BRASS

9130190

20216701	1.730
20216701NM	2.684
20216701BM	2.684
20216701AC	2.684
20216701KMB	2.942
20216701OR	4.150
20216701OM	4.150
20216701OPM	4.150 n



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

BRASS

9130190

20217001	1.838
20217001NM	2.844
20217001BM	2.844
20217001AC	2.844
20217001KMB	3.121
20217001OR	4.404
20217001OM	4.404
20217001OPM	4.404 n



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

9130190

20219101	3.596
20219101NM	5.574
20219101BM	5.574
20219101AC	5.574
20219101KMB	6.115
20219101OPM	8.629 n



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

20227810	517
20227810NM	804
20227810BM	804
20227810AC	804
20227810KMB	879
20227810OR	1.241
20227810OM	1.241
20227810OPM	1.241 n

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny — 20827810 — 400



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

20228110	611
20228110NM	949
20228110BM	949
20228110AC	949
20228110KMB	1.039
20228110OR	1.466
20228110OM	1.466
20228110OPM	1.466 n

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

20227310	658
20227310NM	1.020
20227310BM	1.020
20227310AC	1.020
20227310KMB	1.119
20227310OR	1.579
20227310OM	1.579
20227310OPM	1.579 n

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny — 20827310 — 470



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20238004	2.679
20238004NM	4.155
20238004BM	4.155
20238004AC	4.155
20238004KMB	4.554
20238004OR	6.430
20238004OM	6.430
20238004OPM	6.430 n

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

	20238005	3.487
	20238005NM	5.405
	20238005BM	5.405
	20238005AC	5.405
	20238005OR	8.371
	20238005OM	8.371

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 400x250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

	20238003	2.844
	20238003NM	4.409
	20238003BM	4.409
	20238003AC	4.409
	20238003OR	6.824
	20238003OM	6.824

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

	20238006	5.349
	20238006NM	8.291
	20238006BM	8.291
	20238006AC	8.291
	20238006OR	12.836
	20238006OM	12.836

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447

Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa



Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS

20238007		2.002
20238007NM		3.102
20238007BM		3.102
20238007AC		3.102
20238007OR		4.803
20238007OM		4.803

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny	20828110	447

Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej



Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20237301		5.043
20237301NM		7.816
20237301BM		7.816
20237301AC		7.816
20237301KMB		8.573
20237301OR		12.103
20237301OM		12.103
20237301OPM	n	12.103

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny	20827310	470

Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej



Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 500x500 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20237302		6.951
20237302NM		10.772
20237302BM		10.772
20237302AC		10.772
20237302KMB		11.816
20237302OR		16.685
20237302OM		16.685
20237302OPM	n	16.685

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny	20827310	470



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20237303	3.530
20237303NM	5.471
20237303BM	5.471
20237303AC	5.471
20237303OR	8.469
20237303OM	8.469

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny — 20827310 — 470

Baterie do wanien



Bateria jednouchwytowa podłogowa wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 26285350).
1 pionowa kolumna doprowadzająca wodę do podłogi. Uchwyt do słuchawki prysznicowej z zamknięciem i niezależną regulacją przepływu. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

BRASS 29919540 910719005

20247001	5.833
20247001NM	9.043
20247001BM	9.043
20247001AC	9.043
20247001KM	9.043
20247001KMB	9.917
20247001VO	9.917 n
20247001CA	9.917 n
20247001GR	9.917 n
20247001OR	14.001
20247001OM	14.001
20247001OPM	14.001

Podtynkowa podstawa do montażu armatury podłogowej — 26285350 — 940



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20224501.

BRASS 9130190

20216103	2.265
20216103NM	3.506
20216103BM	3.506
20216103AC	3.506
20216103OR	5.433
20216103OM	5.433

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20224501 — 2.087

→352

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 220 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20224501.

20216101	2.312
20216101NM	3.586
20216101BM	3.586
20216101AC	3.586
20216101OR	5.551
20216101OM	5.551

BRASS 9130190

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20224501 — 2.087

→352

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

19039306	3.375
19039306NM	5.231
19039306BM	5.231
19039306AC	5.231
19039306KMB	5.739
19039306OM	8.098

INOX BRASS 29916836XX

Baterie termostatyczne podtynkowe



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 210x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30725205	5.612
30725205NM	8.700
30725205AC	8.700
30725205KMB	9.541
30725205VO	9.541 n
30725205CA	9.541 n
30725205GR	9.541 n
30725205OR	13.470
30725205OM	13.470
30725205OPM	13.470

INOX BRASS 29926828



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 3-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29926828

	30725305	7.092
	30725305NM	10.989
	30725305AC	10.989
	30725305KMB	12.056
	30725305VO	12.056 n
	30725305CA	12.056 n
	30725305GR	12.056 n
	30725305OR	17.019
	30725305OM	17.019
	30725305OPM	17.019



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

	20235055	3.567
	20235055NM	5.527
	20235055BM	5.527
	20235055AC	5.527
	20235055KMB	6.063
	20235055OR	8.563
	20235055OM	8.563

	Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny	20785001	658



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

00715501	447
00715501NM	696
00715501BM	696
00715501AC	696
00715501OR	1.076
00715501OM	1.076



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

107511	484

Study

Powściągliwe piękno

Delikatna, a jednocześnie zdecydowana, kolekcja Study opiera się na smukłych cylindrycznych formach i wysublimowanych proporcjach. Jej formalny język jest czysty, spokojny i precyzyjny. Minimalistyczny design, który czerpie siłę z geometrycznej czystości i wyjątkowości metalicznych wykończeń. Subtelna elegancja dla przestrzeni o wyraźnym zamyśle.



Baterie do umywalek

Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.



4,7 l/min 910719005

26290301	827
26290301D	935
26290301NM	1.283
26290301BM	1.283
26290301AC	1.283
26290301KM	1.283
26290301KMB	1.405
26290301VO	1.405 n
26290301CA	1.405 n
26290301GR	1.405 n
26290301OR	1.983
26290301OM	1.983
26290301OPM	1.983

Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.



4,7 l/min 910719005

26230701	1.570
26230701NM	2.430
26230701BM	2.430
26230701AC	2.430
26230701KM	2.430
26230701KMB	2.670
26230701VO	2.670 n
26230701CA	2.670 n
26230701GR	2.670 n
26230701OR	3.765
26230701OM	3.765
26230701OPM	3.765

Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.



4,7 l/min 910719005

26230801	1.716
26230801NM	2.660
26230801BM	2.660
26230801AC	2.660
26230801KM	2.660
26230801KMB	2.914
26230801VO	2.914 n
26230801CA	2.914 n
26230801GR	2.914 n
26230801OR	4.117
26230801OM	4.117
26230801OPM	4.117

Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.



4,7 l/min 910719005

26190301	870
26190301D	987
26190301NM	1.349
26190301BM	1.349
26190301AC	1.349
26190301KM	1.349
26190301KMB	1.481
26190301VO	1.481 n
26190301CA	1.481 n
26190301GR	1.481 n
26190301OR	2.087
26190301OM	2.087
26190301OPM	2.087

Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.



26130701	1.570
26130701NM	2.430
26130701BM	2.430
26130701AC	2.430
26130701KM	2.430
26130701KMB	2.670
26130701VO	2.670 (n)
26130701CA	2.670 (n)
26130701GR	2.670 (n)
26130701OR	3.765
26130701OM	3.765
26130701OPM	3.765

Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.



26130801	1.716
26130801NM	2.660
26130801BM	2.660
26130801AC	2.660
26130801KM	2.660
26130801KMB	2.914
26130801VO	2.914 (n)
26130801CA	2.914 (n)
26130801GR	2.914 (n)
26130801OR	4.117
26130801OM	4.117
26130801OPM	4.117

Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.



26290403	1.109
26290403NM	1.725
26290403BM	1.725
26290403AC	1.725
26290403KM	1.725
26290403KMB	1.889
26290403VO	1.889 (n)
26290403CA	1.889 (n)
26290403GR	1.889 (n)
26290403OR	2.670
26290403OM	2.670
26290403OPM	2.670

Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.



26290402	1.161
26290402NM	1.800
26290402BM	1.800
26290402AC	1.800
26290402KM	1.800
26290402KMB	1.974
26290402VO	1.974 (n)
26290402CA	1.974 (n)
26290402GR	1.974 (n)
26290402OR	2.787
26290402OM	2.787
26290402OPM	2.787



Bateria jednouchwytowa XL umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

9130190

26290401	1.217
26290401NM	1.885
26290401BM	1.885
26290401AC	1.885
26290401KM	1.885
26290401KMB	2.068
26290401VO	2.068 n
26290401CA	2.068 n
26290401GR	2.068 n
26290401OR	2.919
26290401OM	2.919
26290401OPM	2.919



Bateria jednouchwytowa stojąca umywalkowa

Elastyczny rozstaw elementów.

9130190

26110501	1.189
26110501NM	1.838
26110501BM	1.838
26110501AC	1.838
26110501KM	1.838
26110501KMB	2.016
26110501VO	2.016 n
26110501CA	2.016 n
26110501GR	2.016 n
26110501OR	2.848
26110501OM	2.848
26110501OPM	2.848



Wysoka bateria jednouchwytowa stojąca umywalkowa

Elastyczny rozstaw elementów.

9130190

26110502	1.269
26110502NM	1.965
26110502BM	1.965
26110502AC	1.965
26110502KM	1.965
26110502KMB	2.153
26110502VO	2.153 n
26110502CA	2.153 n
26110502GR	2.153 n
26110502OR	3.041
26110502OM	3.041
26110502OPM	3.041



Bateria dwuuchwytowa stojąca umywalkowa

Elastyczny rozstaw elementów. Z pokrętłami.

29910501

06110501	1.396
06110501NM	2.167
06110501BM	2.167
06110501AC	2.167
06110501KM	2.167
06110501KMB	2.378
06110501VO	2.378 n
06110501CA	2.378 n
06110501GR	2.378 n
06110501OR	3.356
06110501OM	3.356
06110501OPM	3.356



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z przyłączem w podłodze

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 26285350).
1 pionowa kolumna doprowadzająca wodę do podłogi.

26285305		2.905
26285305NM		4.507
26285305BM		4.507
26285305AC		4.507
26285305KM		4.507
26285305KMB		4.940
26285305VO	n	4.940
26285305CA	n	4.940
26285305GR	n	4.940
26285305OR		6.975
26285305OM		6.975
26285305OPM		6.975

Podtynkowa podstawa do montażu armatury podłogowej — 26285350 — 940



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z przyłączem w podłodze

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 26285350).
1 pionowa kolumna doprowadzająca wodę do podłogi.

26285306		2.905
26285306NM		4.507
26285306BM		4.507
26285306AC		4.507
26285306KM		4.507
26285306KMB		4.940
26285306VO	n	4.940
26285306CA	n	4.940
26285306GR	n	4.940
26285306OR		6.975
26285306OM		6.975
26285306OPM		6.975

Podtynkowa podstawa do montażu armatury podłogowej — 26285350 — 940



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

26230031		1.114
26230031NM		1.725
26230031BM		1.725
26230031AC		1.725
26230031KM		1.725
26230031KMB		1.889
26230031VO	n	1.889
26230031CA	n	1.889
26230031GR	n	1.889
26230031OR		2.670
26230031OM		2.670
26230031OPM		2.670

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej — 20830002 — 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

26230032	1.166
26230032NM	1.805
26230032BM	1.805
26230032AC	1.805
26230032KM	1.805
26230032KMB	1.979
26230032VO	1.979 n
26230032CA	1.979 n
26230032GR	1.979 n
26230032OR	2.792
26230032OM	2.792
26230032OPM	2.792

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 177 mm.

26230021	917
26230021NM	1.419
26230021BM	1.419
26230021AC	1.419
26230021KM	1.419
26230021KMB	1.556
26230021VO	1.556 n
26230021CA	1.556 n
26230021GR	1.556 n
26230021OR	2.195
26230021OM	2.195
26230021OPM	2.195

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 237 mm.

26230022	968
26230022NM	1.499
26230022BM	1.499
26230022AC	1.499
26230022KM	1.499
26230022KMB	1.645
26230022VO	1.645 n
26230022CA	1.645 n
26230022GR	1.645 n
26230022OR	2.322
26230022OM	2.322
26230022OPM	2.322

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005

	26212001	884
	26212001D	1.006
	06212001NM	1.372
	06212001BM	1.372
	06212001AC	1.372
	06212001KM	1.372
	06212001KMB	1.504
	06212001VO	1.504 n
	06212001CA	1.504 n
	06212001GR	1.504 n
	06212001OR	2.124
	06212001OM	2.124
	06212001OPM	2.124



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005

	26112001	884
	26112001D	1.006
	06112001NM	1.372
	06112001BM	1.372
	06112001AC	1.372
	06112001KM	1.372
	06112001KMB	1.504
	06112001VO	1.504 n
	06112001CA	1.504 n
	06112001GR	1.504 n
	06112001OR	2.124
	06112001OM	2.124
	06112001OPM	2.124



Bateria jednouchwytowa do bidetu z boczną dźwignią

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9130190

	26222402	1.109
	26222402NM	1.725
	26222402BM	1.725
	26222402AC	1.725
	26222402KM	1.725
	26222402KMB	1.889
	26222402VO	1.889 n
	26222402CA	1.889 n
	26222402GR	1.889 n
	26222402OR	2.670
	26222402OM	2.670
	26222402OPM	2.670



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

134123	954
134123NM	1.481
134123BM	1.481
134123AC	1.481
134123KM	1.481
134123KMB	1.626
134123VO	1.626 n
134123CA	1.626 n
134123GR	1.626 n
134123OR	2.294
134123OM	2.294
134123OPM	2.294



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Opcja dla ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

134122	1.156
134122NM	1.791
134122BM	1.791
134122AC	1.791

Uchwyt na ręcznik do baterii bidetowej ściennej

Montaż po prawej lub po lewej stronie (do nr ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20523301). Dł.: 180 mm.

03412401	188
03412401NM	287
03412401BM	287
03412401AC	287
03412401KM	287
03412401KMB	315
03412401VO	315 n
03412401CA	315 n
03412401GR	315 n
03412401OR	447
03412401OM	447
03412401OPM	447

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

9130190

26116701	1.396
26116701NM	2.167
26116701BM	2.167
26116701AC	2.167
26116701KM	2.167
26116701KMB	2.378
26116701VO	2.378 n
26116701CA	2.378 n
26116701GR	2.378 n
26116701OR	3.356
26116701OM	3.356
26116701OPM	3.356



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

9130190

26117001	1.504
26117001NM	2.331
26117001BM	2.331
26117001AC	2.331
26117001KM	2.331
26117001KMB	2.557
26117001VO	2.557 n
26117001CA	2.557 n
26117001GR	2.557 n
26117001OR	3.610
26117001OM	3.610
26117001OPM	3.610

Baterie podtynkowe



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

26227810	494
26227810NM	766
26227810BM	766
26227810AC	766
26227810KM	766
26227810KMB	841
26227810VO	841 n
26227810CA	841 n
26227810GR	841 n
26227810OR	1.184
26227810OM	1.184
26227810OPM	1.184

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny	20828110	447



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

26228110	588
26228110NM	912
26228110BM	912
26228110AC	912
26228110KM	912
26228110KMB	1.001
26228110VO	1.001 n
26228110CA	1.001 n
26228110GR	1.001 n
26228110OR	1.410
26228110OM	1.410
26228110OPM	1.410

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

26227310	635
26227310NM	982
26227310BM	982
26227310AC	982
26227310KM	982
26227310KMB	1.081
26227310VO	1.081 n
26227310CA	1.081 n
26227310GR	1.081 n
26227310OR	1.523
26227310OM	1.523
26227310OPM	1.523

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny — 20827310 — 470



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

26238004	2.237
26238004NM	3.469
26238004BM	3.469
26238004AC	3.469
26238004KM	3.469
26238004KMB	3.802
26238004VO	3.802 n
26238004CA	3.802 n
26238004GR	3.802 n
26238004OR	5.367
26238004OM	5.367
26238004OPM	5.367

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

26238003		2.106
26238003NM		3.262
26238003BM		3.262
26238003AC		3.262
26238003KM		3.262
26238003KMB		3.581
26238003VO	n	3.581
26238003CA	n	3.581
26238003GR	n	3.581
26238003OR		5.053
26238003OM		5.053
26238003OPM		5.053

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

26238005		5.020
26238005NM		7.779
26238005BM		7.779
26238005AC		7.779
26238005KM		7.779
26238005KMB		8.535
26238005VO	n	8.535
26238005CA	n	8.535
26238005GR	n	8.535
26238005OR		12.046
26238005OM		12.046
26238005OPM		12.046

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS 29903508

26238006		1.636
26238006NM		2.533
26238006BM		2.533
26238006AC		2.533
26238006KM		2.533
26238006KMB		2.782
26238006VO	n	2.782
26238006CA	n	2.782
26238006GR	n	2.782
26238006OR		3.925
26238006OM		3.925
26238006OPM		3.925

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/free flow). Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

	26237301	5.499
	26237301NM	8.526
	26237301BM	8.526
	26237301AC	8.526
	26237301KM	8.526
	26237301KMB	9.348
	26237301VO	9.348 n
	26237301CA	9.348 n
	26237301GR	9.348 n
	26237301OR	13.198
	26237301OM	13.198
	26237301OPM	13.198

	Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny	20827310	470



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

	26237302	2.797
	26237302NM	4.333
	26237302BM	4.333
	26237302AC	4.333
	26237302KM	4.333
	26237302KMB	4.756
	26237302VO	4.756 n
	26237302CA	4.756 n
	26237302GR	4.756 n
	26237302OR	6.712
	26237302OM	6.712
	26237302OPM	6.712

	Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny	20827310	470

Baterie do wanien



Bateria jednouchwytowa podłogowa wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 26285350).
1 pionowa kolumna doprowadzająca wodę do podłogi. Uchwyt do słuchawki prysznicowej z zamknięciem i niezależną regulacją przepływu. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

BRASS 29919540 910719005

	26247005	5.546
	26247005NM	8.596
	26247005BM	8.596
	26247005AC	8.596
	26247005KM	8.596
	26247005KMB	9.428
	26247005VO	9.428 n
	26247005CA	9.428 n
	26247005GR	9.428 n
	26247005OR	13.315
	26247005OM	13.315
	26247005OPM	13.315

	Podtynkowa podstawa do montażu armatury podłogowej	26285350	940



Bateria jednouchwytowa podłogowa wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 26285350).
1 pionowa kolumna doprowadzająca wodę do podłogi. Uchwyt do słuchawki prysznicowej z zamknięciem i niezależną regulacją przepływu. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

26247006	5.546
26247006NM	8.596
26247006BM	8.596
26247006AC	8.596
26247006KM	8.596
26247006KMB	9.428
26247006VO	9.428 n
26247006CA	9.428 n
26247006GR	9.428 n
26247006OR	13.315
26247006OM	13.315
26247006OPM	13.315

BRASS

29919540 910719005

Podtynkowa podstawa do montażu armatury podłogowej 26285350 940

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

19039302	2.811
19039302NM	4.357
19039302BM	4.357
19039302AC	4.357
19039302KMB	4.780
19039302VO	4.780 n
19039302CA	4.780 n
19039302GR	4.780 n
19039302OM	6.749
19039302OPM	6.749

INOX BRASS

29916832XX



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 3-drożnej wannowej i prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

19031202	3.079
19031202NM	4.771
19031202BM	4.771
19031202AC	4.771
19031202KMB	5.231
19031202VO	5.231 n
19031202CA	5.231 n
19031202GR	5.231 n
19031202OM	7.388
19031202OPM	7.388

INOX BRASS

29916832XX

Baterie termostatyczne podtynkowe



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło okrągłe.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29926828

	30735204	4.080
	30735204NM	6.322
	30735204AC	6.322
	30735204KMB	6.933
	30735204VO	6.933 n
	30735204CA	6.933 n
	30735204GR	6.933 n
	30735204OR	9.790
	30735204OM	9.790
	30735204OPM	9.790



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29926828

	30735206	6.683
	30735206NM	10.359
	30735206AC	10.359
	30735206KMB	11.360
	30735206VO	11.360 n
	30735206CA	11.360 n
	30735206GR	11.360 n
	30735206OR	16.041
	30735206OM	16.041
	30735206OPM	16.041



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

	26235004	2.341
	26235004NM	3.628
	26235004BM	3.628
	26235004AC	3.628
	26235004KM	3.628
	26235004KMB	3.981
	26235004VO	3.981 n
	26235004CA	3.981 n
	26235004GR	3.981 n
	26235004OR	5.617
	26235004OM	5.617
	26235004OPM	5.617

	Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny	20785001	658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

26235003		2.209
26235003NM		3.426
26235003BM		3.426
26235003AC		3.426
26235003KM		3.426
26235003KMB		3.755
26235003VO	n	3.755
26235003CA	n	3.755
26235003GR	n	3.755
26235003OR		5.302
26235003OM		5.302
26235003OPM		5.302

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 — 658

Zawory



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

06115501		418
06115501NM		649
06115501BM		649
06115501AC		649
06115501KM		649
06115501KMB		710
06115501VO	n	710
06115501CA	n	710
06115501GR	n	710
06115501OR		1.001
06115501OM		1.001
06115501OPM		1.001



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

06151101		456
06151101NM		710
06151101BM		710
06151101AC		710
06151101KM		710
06151101KMB		780
06151101VO	n	780
06151101CA	n	780
06151101GR	n	780
06151101OR		1.100
06151101OM		1.100
06151101OPM		1.100

Cuadro

Geometria z charakterem

Kolekcja Cuadro opiera się na czystej geometrii, by stworzyć wyrazistą i wyrafinowaną obecność. Jej proste linie, precyzyjne proporcje i wyraźne wykończenia odzwierciedlają architektoniczną estetykę o wysokich wymaganiach. Kolekcja stworzona z myślą o projektach ceniących formalną spójność i wizualną siłę designu.

TRES

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Strumień ograniczony do 5 l/min. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919001

00610101	818
00610101D	935
00610101NM	1.269
00610101AC	1.269
00610101KMB	1.391 n
00610101OM	1.969



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Strumień ograniczony do 5 l/min. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919001

00661001	1.575
00661001NM	2.439
00661001AC	2.439
00661001KMB	2.674 n
00661001OM	3.779



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Strumień ograniczony do 5 l/min. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919001

00681001	1.927
00681001NM	2.985
00681001AC	2.985
00681001KMB	3.276 n
00681001OM	4.625



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Strumień ograniczony do 5 l/min. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919001

00610102	818
00610102D	935



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Strumień ograniczony do 5 l/min. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919001

00661002	1.575



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Strumień ograniczony do 5 l/min. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919001

00681002	1.927



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Wylewka otwarta z kaskadowym wyjściem wody. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919002

00611001	1.396
00611001D	1.513



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Wylewka otwarta z kaskadowym wyjściem wody. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919002

00611002	1.396
00611002D	1.513



Pochyła bateria jednouchwytowa umywalkowa

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Strumień ograniczony do 5 l/min. Elastyczne węże zasilające G3/8. W zestawie 2 klucze do regulacji z filtrem (nr ref.: 9134525).

29919001

00620101	855
00620101NM	1.325
00620101AC	1.325
00620101KMB	1.452 (n)
00620101OM	2.054



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

9130190

106103	804



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

9130190

107103	804



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

9130190

10620501	1.321
00620501NM	2.049
00620501AC	2.049
00620501KMB	2.247 n
00620501OM	3.173



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

9130190

00648501	1.532
00648501NM	2.378
00648501AC	2.378
00648501OM	3.680



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

9130190

106603	1.170



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

9130190

106604	1.335



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9130190

106605 1.278



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9130190

106606 1.382



Bateria jednouchwytowa XL umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9130190

106607 1.438



Bateria 1-drożna umywalkowa

Z elastycznym wężem zasilającym G3/8.

910829510

107503 794



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

00630031	954
00630031NM	1.481
00630031AC	1.481
00630031OM	2.294

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

00630032	1.006
00630032NM	1.560
00630032AC	1.560
00630032OM	2.416

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 153 mm.

00630033	1.208
00630033NM	1.871
00630033AC	1.871
00630033OM	2.895

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

00630021	790
00630021NM	1.222
00630021AC	1.222
00630021KMB	1.344 n
00630021OM	1.894

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

00630022	841
00630022NM	1.302
00630022AC	1.302
00630022KMB	1.429 n
00630022OM	2.016

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej — 20830002 — 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 153 mm.

00630023	1.058
00630023NM	1.636
00630023AC	1.636
00630023KMB	1.795 n
00630023OM	2.533

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej — 20830002 — 423

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

00612001	837
00612001D	949
00612001NM	1.293
00612001AC	1.293
00612001KMB	1.419 n
00612001OM	2.002



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

00712001	837
00712001D	949



Bateria jednouchwytowa do bidetu z boczną dźwignią

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

360°

9130190

106124	1.170



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

ABS

9130190

00612301	1.006
00612301NM	1.560
00612301AC	1.560
00612301KMB	1.711 n
00612301OM	2.416



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Opcja dla ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

ABS

9130190

00612302	1.208
00612302NM	1.871
00612302AC	1.871
00612302KMB	2.054 n

Uchwyt na ręcznik do baterii bidetowej ściennej

Montaż po prawej lub po lewej stronie (do nr ref.: 00612301, 00612302). Dł.: 180 mm.

03412402	235
03412402NM	367
03412402AC	367
03412402OM	569



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

BRASS 9130190

107167	1.575
00716703NM	2.439
50716703	2.439
00716703KMB	2.674 n
00716703OM	3.779



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Strumień kaskadowy. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

BRASS 9130190

10717002	1.678
0071700203NM	2.604
5071700203	2.604
0071700203KMB	2.858 n
0071700203OM	4.033



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 9130190

00719102	3.422



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 9130190

00719101	3.191



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 9130190

00719702 3.149



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 9130190

00719701 2.928

Baterie podtynkowe



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

10627810 470
10627810NM 729
10627810AC 729
10627810OM 1.128

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny 20827810 400



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

10628110	564
10628110NM	874
10628110AC	874
10628110KMB	959
10628110OM	1.354

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

00638004	2.468
00638004NM	3.826
00638004AC	3.826
00638004KMB	4.197 (n)
00638004OM	5.922

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

00638003	2.355
00638003NM	3.652
00638003AC	3.652
00638003KMB	4.004 (n)
00638003OM	5.649

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

00638005		5.302
00638005NM		8.216
00638005AC		8.216
00638005OM		12.723

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS 29903508

00638006		1.955
00638006NM		3.032
00638006AC		3.032
00638006OM		4.691

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447

Baterie do wanien



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616105		2.322
00616105NM		3.600
00616105AC		3.600
00616105OM		5.574

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — →352 — 20024501 — 2.087

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 220 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20024501.

00616103	2.063
00616103NM	3.196
00616103AC	3.196
00616103OM	4.949

BRASS

9130190

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20024501 — 2.087

→352

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20024501.

00616106	2.012

BRASS

9130190

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20024501 — 2.087

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 220 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20024501.

00616104	2.378

BRASS

9130190

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20024501 — 2.087

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa Strumień kaskadowy: 164 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/min.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 106245.

BRASS

9130190

	10616102	4.474

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 106245 — 2.087

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa Strumień kaskadowy: 164 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/min.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 106245.

BRASS

9130190

	10716102	4.427

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 106245 — 2.087

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29916836XX

	19039308	3.116
	19039308NM	4.832
	19039308BM	4.832
	19039308AC	4.832
	19039308KMB	5.302 n
	19039308OM	7.482



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29926828

30725204	3.934
30725204NM	6.096
30725204AC	6.096
30725204KMB	6.683
30725204VO	6.683 n
30725204CA	6.683 n
30725204GR	6.683 n
30725204OR	9.438
30725204OM	9.438
30725204OPM	9.438



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29926828

30725206	6.613
30725206NM	10.251
30725206AC	10.251
30725206KMB	11.242
30725206VO	11.242 n
30725206CA	11.242 n
30725206GR	11.242 n
30725206OR	15.872
30725206OM	15.872
30725206OPM	15.872



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

00635004	2.594
00635004NM	4.023
00635004BM	4.023
00635004AC	4.023
00635004KMB	4.409 n
00635004OR	6.228
00635004OM	6.228

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny	20785001	658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

00635003		2.482
00635003NM		3.845
00635003BM		3.845
00635003AC		3.845
00635003KMB		4.221 n
00635003OR		5.955
00635003OM		5.955

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 — 658

Zawory



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

00715501		447
00715501NM		696
00715501BM		696
00715501AC		696
00715501OR		1.076
00715501OM		1.076



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

107511		484

Loft

Naturalna równowaga

Kolekcja Loft łączy płaskie powierzchnie z delikatnymi konturami, tworząc zrównoważoną i wszechstronną serię. Jej ponadczasowy design naturalnie pasuje do wszystkich rodzajów przestrzeni, od najbardziej stonowanych po najbardziej ekspresyjne. Szeroka i spójna gama, zaprojektowana, by sprawdzić się za każdym razem – z stylem i funkcjonalnością.

TRES

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

5,7 l/min

	22210402	724
	22210402DA	841
	22210402NM	1.123
	22210402BM	1.123
	22210402AC	1.123
	22210402KMB	1.231
	22210402CA	1.231
	22210402OM	1.739



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

5,7 l/min

	22220402	1.260
	22220402NM	1.951
	22220402BM	1.951
	22220402AC	1.951
	22220402KMB	2.143
	22220402CA	2.143
	22220402OM	3.022



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

5,7 l/min

	22280402	1.438
	22280402NM	2.228
	22280402BM	2.228
	22280402AC	2.228
	22280402KMB	2.444
	22280402CA	2.444
	22280402OM	3.450



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

5,7 l/min

	22210401	724
	22210401DA	841
	22210401NM	1.123
	22210401BM	1.123
	22210401AC	1.123
	22210401KMB	1.231
	22210401CA	1.231
	22210401OM	1.739



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min

	22210301	677
	22210301DA	794
	22210301NM	1.048
	22210301BM	1.048
	22210301AC	1.048
	22210301KMB	1.152
	22210301CA	1.152
	22210301OM	1.626



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

n 5,7 l/min

22220401	1.260
22220401NM	1.951
22220401BM	1.951
22220401AC	1.951
22220401KMB	2.143
22220401CA	2.143
22220401OM	3.022



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

n 5,7 l/min

22280401	1.438
22280401NM	2.228
22280401BM	2.228
22280401AC	2.228
22280401KMB	2.444
22280401CA	2.444
22280401OM	3.450



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

n 5 l/min 360°

22244701	1.086
22244701NM	1.683
22244701BM	1.683
22244701AC	1.683
22244701KMB	1.847
22244701CA	1.847
22244701OM	2.604



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

n 5 l/min 360°

22264701	1.142
22264701NM	1.772
22264701BM	1.772
22264701AC	1.772
22264701KMB	1.941
22264701CA	1.941
22264701OM	2.740



Bateria jednouchwytowa XL umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

n 5 l/min 360°

22284701	1.194
22284701NM	1.852
22284701BM	1.852
22284701AC	1.852
22284701KMB	2.030
22284701CA	2.030
22284701OM	2.867



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 156 mm.

	22230001	776
	22230001NM	1.203
	22230001BM	1.203
	22230001AC	1.203
	22230001KMB	1.321
	22230001CA	1.321
	22230001OM	1.861

n 5 l/min

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 216 mm.

	22230002	827
	22230002NM	1.283
	22230002BM	1.283
	22230002AC	1.283
	22230002KMB	1.405
	22230002CA	1.405
	22230002OM	1.983

n 5 l/min

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

	22212002	691
	22212002DA	808
	22212002NM	1.072
	22212002BM	1.072
	22212002AC	1.072
	22212002KMB	1.175
	22212002CA	1.175
	22212002OM	1.659

n



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

	22212001	691
	22212001DA	808
	22212001NM	1.072
	22212001BM	1.072
	22212001AC	1.072
	22212001KMB	1.175
	22212001CA	1.175
	22212001OM	1.659

n



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia). Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

22216701	1.278
22216701NM	1.983
22216701BM	1.983
22216701AC	1.983
22216701KMB	2.171
22216701CA	2.171
22216701OM	3.069



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Przełącznik strumienia zintegrowany. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia). Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

22217001	1.387
22217001NM	2.148
22217001BM	2.148
22217001AC	2.148
22217001KMB	2.359
22217001CA	2.359
22217001OM	3.328



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22219101	2.350
22219101NM	3.643
22219101BM	3.643
22219101AC	3.643
22219101KMB	3.995
22219101CA	3.995
22219101OM	5.640



Zestaw baterii naściennej 2-drożnej prysznicowej Duo-confort

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22219901	2.468
22219901NM	3.826
22219901BM	3.826
22219901AC	3.826
22219901KMB	4.197
22219901CA	4.197
22219901OM	5.922

Baterie podtynkowe



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

22227801	447
22227801NM	691
22227801BM	691
22227801AC	691
22227801KMB	761
22227801CA	761
22227801OM	1.072

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny	20827810	400



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

22228101	541
22228101NM	837
22228101BM	837
22228101AC	837
22228101KMB	921
22228101CA	921
22228101OM	1.297

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny	20828110	447



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

22227301	588
22227301NM	912
22227301BM	912
22227301AC	912
22227301KMB	1.001
22227301CA	1.001
22227301OM	1.410

n

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny	20827310	470



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22238004	2.251
22238004NM	3.487
22238004BM	3.487
22238004AC	3.487
22238004KMB	3.826
22238004CA	3.826
22238004OM	5.405

n INOX ABS

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny	20828110	447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z ruchomym natryskiem z mosiądzu: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22238003	2.087
22238003NM	3.234
22238003BM	3.234
22238003AC	3.234
22238003KMB	3.549
22238003CA	3.549
22238003OM	5.010

n INOX ABS

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny	20828110	447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22238005	3.389
22238005NM	5.255
22238005BM	5.255
22238005AC	5.255
22238005KMB	5.762
22238005CA	5.762
22238005OM	8.131

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447

Baterie do wanien



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 16 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20324501.

20016203	2.016
20016203NM	3.126
20016203BM	3.126
20016203AC	3.126
20016203OR	4.841
20016203OM	4.841

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20324501 — 2.087
→352

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 230 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 16 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20324501.

20016201	2.068
20016201NM	3.205
20016201BM	3.205
20016201AC	3.205
20016201OR	4.963
20016201OM	4.963

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20324501 — 2.087
→352

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

29916832XX

19039314	2.529
19039314NM	3.920
19039314BM	3.920
19039314AC	3.920
19039314KMB	4.301
19039314CA	4.301 n
19039314OM	6.072

Baterie termostatyczne podtynkowe



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

26235004	2.341
26235004NM	3.628
26235004BM	3.628
26235004AC	3.628
26235004KMB	3.981
26235004CA	3.981 n
26235004OM	5.617

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001 658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

26235003	2.209
26235003NM	3.426
26235003BM	3.426
26235003AC	3.426
26235003KMB	3.755
26235003CA	3.755 n
26235003OM	5.302

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001 658

Zawory



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

06115501	418
06115501NM	649
06115501BM	649
06115501AC	649
06115501KMB	710
06115501CA	710 n
06115501OM	1.001



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

06151101	456
06151101NM	710
06151101BM	710
06151101AC	710
06151101KMB	780
06151101CA	780 n
06151101OM	1.100

Fuji

Naturalna inspiracja

Fuji reinterpretacja krzywej w jej najbardziej płynnej formie, przywołując delikatność poruszającej się wody. Organiczny i minimalistyczny design, który emanuje spokojem. Idealny dla tych, którzy poszukują armatury o łagodnej obecności, emocjonalnym połączeniu i estetyce inspirowanej naturą i współczesnością.

TRES

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 29902802

28110301	606
28110301NM	945
28110301AC	945
28110301KMB	1.034 n
28110301VO	1.034 n
28110301CA	1.034 n
28110301OPM	1.462



Bateria jednouchwytowa umywalkowa ekologiczna

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 29902808

28110401	649
28110401NM	1.006
28110401AC	1.006
28110401KMB	1.105 n
28110401VO	1.105 n
28110401CA	1.105 n
28110401OPM	1.556



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 29902802

28120301	1.189
28120301NM	1.838
28120301AC	1.838
28120301KMB	2.016 n
28120301VO	2.016 n
28120301CA	2.016 n
28120301OPM	2.848



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 29902802

28180301	1.372
28180301NM	2.129
28180301AC	2.129
28180301KMB	2.336 n
28180301VO	2.336 n
28180301CA	2.336 n
28180301OPM	3.295



Ekowydajna pochylona jednouchwytowa bateria umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min 29902808

28110402	667
28110402NM	1.039
28110402AC	1.039
28110402OPM	1.607



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5 l/min 360° 29902804

28144701	1.058
28144701NM	1.636
28144701AC	1.636
28144701KMB	1.795 n
28144701VO	1.795 n
28144701CA	1.795 n
28144701OPM	2.533



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5 l/min 360° 29902804

28164701	1.109
28164701NM	1.725
28164701AC	1.725
28164701KMB	1.889 n
28164701VO	1.889 n
28164701CA	1.889 n
28164701OPM	2.670



Bateria jednouchwytowa XL umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5 l/min 360° 29902804

28184701	1.189
28184701NM	1.838
28184701AC	1.838
28184701OPM	2.848



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 177 mm.

5 l/min I*

28130021	729
28130021NM	1.128
28130021AC	1.128
28130021KMB	1.241 n
28130021VO	1.241 n
28130021CA	1.241 n
28130021OPM	1.748

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 237 mm.

28130022	780
28130022NM	1.208
28130022AC	1.208
28130022KMB	1.325 n
28130022VO	1.325 n
28130022CA	1.325 n
28130022OPM	1.871

5 l/min

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej	20830002	423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

28130023	931
28130023NM	1.443
28130023AC	1.443
28130023OPM	2.233

5 l/min

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej	20830002	423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

28130024	982
28130024NM	1.518
28130024AC	1.518
28130024OPM	2.355

5 l/min

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej	20830002	423

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

28112001	644
28112001NM	996
28112001AC	996
28112001KMB	1.095 n
28112001VO	1.095 n
28112001CA	1.095 n
28112001OPM	1.546

29902802



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

ABS

9134591

28112301	907
28112301KMB	1.537 n

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia). Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

ABS

29902802

28116701	1.217
28116701NM	1.885
28116701AC	1.885
28116701KMB	2.068 n
28116701VO	2.068 n
28116701CA	2.068 n
28116701OPM	2.919



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Przełącznik strumienia zintegrowany. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia). Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

ABS

29903516

28117001	1.321
28117001NM	2.049
28117001AC	2.049
28117001KMB	2.247 n
28117001VO	2.247 n
28117001CA	2.247 n
28117001OPM	3.173



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS

29903516

28119101	2.500
28119101NM	3.873
28119101AC	3.873
28119101KMB	4.249 n
28119101VO	4.249 n
28119101CA	4.249 n
28119101OPM	5.997



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 29903516

28119701	2.656
28119701NM	4.117
28119701AC	4.117
28119701KMB	4.512 n
28119701VO	4.512 n
28119701CA	4.512 n
28119701OPM	6.373

Baterie podtynkowe



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

28127810	423
28127810NM	658
28127810AC	658
28127810VO	719 n
28127810CA	719 n
28127810OPM	1.015

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny	20827810	400



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

IIA

28128110	517
28128110NM	804
28128110AC	804
28128110KMB	879 n
28128110VO	879 n
28128110CA	879 n
28128110OPM	1.241

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny	20828110	447



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

28127310	564
28127310NM	874
28127310AC	874
28127310OPM	1.354

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny — 20827310 — 470



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

28138004	2.167
28138004NM	3.361
28138004AC	3.361
28138004KMB	3.685 n
28138004VO	3.685 n
28138004CA	3.685 n
28138004OPM	5.198

INOX BRASS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny — 20828110 — 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

28137301	4.897
28137301NM	7.591
28137301AC	7.591
28137301OPM	11.755

INOX ABS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny — 20827310 — 470



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/free flow). 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 29903508

28137302		5.602
28137302NM		8.686
28137302AC		8.686
28137302OPM		13.447

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny — 20827310 — 470

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło owalne.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 29916833XX

19038705		2.919
19038705NM		4.521
19038705AC		4.521
19038705KMB		4.959
19038705VO	n	4.959
19038705CA	n	4.959
19038705OPM		6.998

Baterie termostatyczne podtynkowe



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło owalne ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

28135004		2.233
28135004NM		3.459
28135004AC		3.459
28135004KMB	n	3.798
28135004VO	n	3.798
28135004CA	n	3.798
28135004OPM		5.358

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 — 658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło owalne ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

28135003	2.101
28135003NM	3.257
28135003AC	3.257
28135003VO	3.572 n
28135003CA	3.572 n

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 — 658

Zawory



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

06115501	418
06115501NM	649
06115501AC	649
06115501KMB	710
06115501VO	710 n
06115501CA	710 n
06115501OPM	1.001



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

06151101	456
06151101NM	710
06151101AC	710
06151101KMB	780
06151101VO	780 n
06151101CA	780 n
06151101OPM	1.100

Project

Uczciwy i trwały design

Project to wszechstronna i szczera kolekcja, stworzona dla przestrzeni poszukujących funkcjonalności bez rezygnacji z designu. Z czystymi liniami i prostymi formami oferuje dyskretną estetykę, która naturalnie wtapia się w każde otoczenie. Niezawodne i spójne rozwiązanie dla tych, którzy cenią praktyczność z stylem.



Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

5,7 l/min

22110401	616
22110401DA	733
22110401NM	954
22110401BM	954
22110401AC	954
22110401KM	954
22110401KMB	1.048
22110401VO	1.048
22110401CA	1.048
22110401GR	1.048
22110401OR	1.476
22110401OM	1.476
22110401OPM	1.476



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

5,7 l/min

22110301	573
22110301DA	691
22110301NM	888
22110301BM	888
22110301AC	888
22110301KM	888
22110301KMB	973
22110301VO	973
22110301CA	973
22110301GR	973
22110301OR	1.377
22110301OM	1.377
22110301OPM	1.377



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

5,7 l/min

22120401	1.203
22120401NM	1.866
22120401BM	1.866
22120401AC	1.866
22120401KM	1.866
22120401KMB	2.045
22120401VO	2.045
22120401CA	2.045
22120401GR	2.045
22120401OR	2.886
22120401OM	2.886
22120401OPM	2.886



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

5,7 l/min

22180401	1.387
22180401NM	2.148
22180401BM	2.148
22180401AC	2.148
22180401KM	2.148
22180401KMB	2.359
22180401VO	2.359
22180401CA	2.359
22180401GR	2.359
22180401OR	3.328
22180401OM	3.328
22180401OPM	3.328

Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.



n 5,7 l/min

22110402	573
22110402DA	691
22110402NM	888
22110402BM	888
22110402AC	888
22110402KM	888
22110402KMB	973
22110402VO	973
22110402CA	973
22110402GR	973
22110402OR	1.377
22110402OM	1.377
22110402OPM	1.377

Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.



n 5,7 l/min

22120402	1.203
22120402NM	1.866
22120402BM	1.866
22120402AC	1.866
22120402KM	1.866
22120402KMB	2.045
22120402VO	2.045
22120402CA	2.045
22120402GR	2.045
22120402OR	2.886
22120402OM	2.886
22120402OPM	2.886

Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.



n 5,7 l/min

22180402	1.387
22180402NM	2.148
22180402BM	2.148
22180402AC	2.148
22180402KM	2.148
22180402KMB	2.359
22180402VO	2.359
22180402CA	2.359
22180402GR	2.359
22180402OR	3.328
22180402OM	3.328
22180402OPM	3.328

Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.



n 0°

22144701	949
22144701NM	1.471
22144701BM	1.471
22144701AC	1.471
22144701KM	1.471
22144701KMB	1.612
22144701VO	1.612
22144701CA	1.612
22144701GR	1.612
22144701OR	2.280
22144701OM	2.280
22144701OPM	2.280



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

	22164701	1.062
	22164701NM	1.645
	22164701BM	1.645
	22164701AC	1.645
	22164701KM	1.645
	22164701KMB	1.805
	22164701VO	1.805
	22164701CA	1.805
	22164701GR	1.805
	22164701OR	2.547
	22164701OM	2.547
	22164701OPM	2.547



Bateria jednouchwytowa XL umywalkowa z boczną dźwignią

Elastyczne węże zasilające G3/8.
Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwytu zawsze uruchamia zimną wodę.

	22184701	1.170
	22184701NM	1.814
	22184701BM	1.814
	22184701AC	1.814
	22184701KM	1.814
	22184701KMB	1.988
	22184701VO	1.988
	22184701CA	1.988
	22184701GR	1.988
	22184701OR	2.811
	22184701OM	2.811
	22184701OPM	2.811



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 156 mm.

	22130001	724
	22130001NM	1.123
	22130001BM	1.123
	22130001AC	1.123
	22130001KM	1.123
	22130001KMB	1.231
	22130001VO	1.231
	22130001CA	1.231
	22130001GR	1.231
	22130001OR	1.739
	22130001OM	1.739
	22130001OPM	1.739

5 l/min

	Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej	20830002	423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 216 mm.

22130002	776
22130002NM	1.203
22130002BM	1.203
22130002AC	1.203
22130002KM	1.203
22130002KMB	1.321
22130002VO	1.321
22130002CA	1.321
22130002GR	1.321
22130002OR	1.861
22130002OM	1.861
22130002OPM	1.861

n

5 l/min

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 156 mm.

22130003	907
22130003NM	1.405
22130003BM	1.405
22130003AC	1.405
22130003KM	1.405
22130003KMB	1.542
22130003VO	1.542
22130003CA	1.542
22130003GR	1.542
22130003OR	2.176
22130003OM	2.176
22130003OPM	2.176

n

5 l/min

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 216 mm.

22130004	959
22130004NM	1.485
22130004BM	1.485
22130004AC	1.485
22130004KM	1.485
22130004KMB	1.631
22130004VO	1.631
22130004CA	1.631
22130004GR	1.631
22130004OR	2.303
22130004OM	2.303
22130004OPM	2.303

n

5 l/min

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

	22112001	588
	22112001DA	714
	22112001NM	912
	22112001BM	912
	22112001AC	912
	22112001KM	912
	22112001KMB	1.001
	22112001VO	1.001
	22112001CA	1.001
	22112001GR	1.001
	22112001OR	1.410
	22112001OM	1.410
	22112001OPM	1.410



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

	22112002	588
	22112002DA	714
	22112002NM	912
	22112002BM	912
	22112002AC	912
	22112002KM	912
	22112002KMB	1.001
	22112002VO	1.001
	22112002CA	1.001
	22112002GR	1.001
	22112002OR	1.410
	22112002OM	1.410
	22112002OPM	1.410

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia). Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

	22116701	1.194
	22116701NM	1.852
	22116701BM	1.852
	22116701AC	1.852
	22116701KM	1.852
	22116701KMB	2.030
	22116701VO	2.030
	22116701CA	2.030
	22116701GR	2.030
	22116701OM	2.867
	22116701OPM	2.867



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Przełącznik strumienia zintegrowany. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia). Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

	22117001	1.302
	22117001NM	2.016
	22117001BM	2.016
	22117001AC	2.016
	22117001KM	2.016
	22117001KMB	2.214
	22117001VO	2.214
	22117001CA	2.214
	22117001GR	2.214
	22117001OM	3.126
	22117001OPM	3.126



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22119101	2.350
22119101NM	3.643
22119101BM	3.643
22119101AC	3.643
22119101KM	3.643
22119101KMB	3.995
22119101VO	3.995
22119101CA	3.995
22119101GR	3.995
22119101OM	5.640
22119101OPM	5.640



Zestaw baterii naściennej 2-drożnej prysznicowej Duo-confort

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22119901	2.468
22119901NM	3.826
22119901BM	3.826
22119901AC	3.826
22119901KM	3.826
22119901KMB	4.197
22119901VO	4.197
22119901CA	4.197
22119901GR	4.197
22119901OM	5.922
22119901OPM	5.922

Baterie podtynkowe



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

22127810	400
22127810NM	620
22127810BM	620
22127810AC	620
22127810KM	620
22127810KMB	682
22127810VO	682
22127810CA	682
22127810GR	682
22127810OM	959
22127810OPM	959

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny	20827810	400



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

22128110	494
22128110NM	766
22128110BM	766
22128110AC	766
22128110KM	766
22128110KMB	841
22128110VO	841
22128110CA	841
22128110GR	841
22128110OM	1.184
22128110OPM	1.184

n

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny	20828110	447



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

22127310	541
22127310NM	837
22127310BM	837
22127310AC	837
22127310KM	837
22127310KMB	921
22127310VO	921
22127310CA	921
22127310GR	921
22127310OM	1.297
22127310OPM	1.297

n

Podtynkowy korpus Rapid-box, 3-drożny	20827310	470



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22138004	2.350
22138004NM	3.643
22138004BM	3.643
22138004AC	3.643
22138004KM	3.643
22138004KMB	3.995
22138004VO	3.995
22138004CA	3.995
22138004GR	3.995
22138004OM	5.640
22138004OPM	5.640

n INOX ABS

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny	20828110	447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z ruchomym natryskiem z mosiądzu: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22138003	2.186
22138003NM	3.389
22138003BM	3.389
22138003AC	3.389
22138003KM	3.389
22138003KMB	3.718
22138003VO	3.718
22138003CA	3.718
22138003GR	3.718
22138003OM	5.245
22138003OPM	5.245

n INOX ABS

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22138005	3.351
22138005NM	5.194
22138005BM	5.194
22138005AC	5.194
22138005KM	5.194
22138005KMB	5.696
22138005VO	5.696
22138005CA	5.696
22138005GR	5.696
22138005OM	8.042
22138005OPM	8.042

n INOX ABS

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22138007	1.603
22138007NM	2.486
22138007BM	2.486
22138007AC	2.486
22138007KM	2.486
22138007KMB	2.726
22138007VO	2.726
22138007CA	2.726
22138007GR	2.726
22138007OM	3.845
22138007OPM	3.845

n ABS

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110 447

Baterie do wanien



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/min.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20024501.

9130190

	21116101	1.913
	21116101NM	2.966
	21116101BM	2.966
	21116101AC	2.966
	21116101KM	2.966
	21116101KMB	3.252
	21116101OR	4.592
	21116101OM	4.592
	21116101OPM	4.592

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny →352

20024501 2.087

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem

134445 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 230 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/min.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20024501.

9130190

	21116103	1.965
	21116103NM	3.046
	21116103BM	3.046
	21116103AC	3.046
	21116103KM	3.046
	21116103KMB	3.342
	21116103OR	4.714
	21116103OM	4.714
	21116103OPM	4.714

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny →352

20024501 2.087

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem

134445 503

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło z obłymi krawędziami.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

29916834XX

	19038702	3.064
	19038702NM	4.747
	19038702BM	4.747
	19038702AC	4.747
	19038702KMB	5.208
	19038702CA	5.208 n



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

21135005		3.534
21135005NM		5.480
21135005BM		5.480
21135005AC		5.480
21135005KM		5.480
21135005KMB		6.007
21135005VO	n	6.007
21135005CA	n	6.007
21135005GR	n	6.007
21135005OR		8.484
21135005OM		8.484
21135005OPM		8.484

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 — 658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

21135004		2.538
21135004NM		3.934
21135004BM		3.934
21135004AC		3.934
21135004KM		3.934
21135004KMB		4.315
21135004VO	n	4.315
21135004CA	n	4.315
21135004GR	n	4.315
21135004OR		6.091
21135004OM		6.091
21135004OPM		6.091

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 — 658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

21135003		2.364
21135003NM		3.666
21135003BM		3.666
21135003AC		3.666
21135003KM		3.666
21135003KMB		4.019
21135003VO	n	4.019
21135003CA	n	4.019
21135003GR	n	4.019
21135003OR		5.673
21135003OM		5.673
21135003OPM		5.673

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 — 658

Max

Formalna siła

Max wyróżnia się wyrazistą estetyką i obfitymi proporcjami. Armatura z charakterem, stworzona dla przestrzeni, które wymagają zarówno osobowości, jak i funkcjonalności. Intuicyjna technologia, trwałe wykończenia i solidny design zapewniają długotrwałe i bezkompromisowe doświadczenie użytkowania.

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005

06110301 550
06110301D 663



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Długa wylewka. Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005

06120301 630



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Długa wylewka. Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005

06120601 1.090



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005

06210301 550
06210301D 663



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Długa wylewka. Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005

06220301 630
06220301D 743



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Długa wylewka. Elastyczne węże zasilające G3/8.

06220601 1.090

910719005



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

06230031 780

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

06230032 832

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 177 mm.

06230021 677

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

06230022 729

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 237 mm.

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002 423

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

06112001 564
06112001D 677

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005



Bateria jednouchwytowa do bidetu

06212001 564
06212001D 677

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

910719005

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

06116701 1.081

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

ABS

9130190



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

06117001 1.189

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

ABS 9130190

Baterie podtynkowe



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

06227810 376

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny 20827810 400



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

06228110 470

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

06238004 2.030

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

06238003 1.857

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

06238005 5.006

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

06238006 1.622

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110 447



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 16 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20324501.

06216103 **1.763**

9134591

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20324501 **2.087**

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 **503**



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 16 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20324501.

06216102 **1.810**

9134591

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20324501 **2.087**

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 **503**



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Wylewka wannowa Strumień kaskadowy. Natężenie przepływu: 3 bar - 17 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 162245.

162161 **3.972**

9134288

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 162245 **2.087**

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 **503**



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

26215001 **2.265**

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Strumień: 3 bar - 14 l/min.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 162245.

BRASS 9134288

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 162245 **2.087**

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 **503**

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19038708 **2.458**

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS 29916832

Baterie termostatyczne podtynkowe



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

06235004 **2.143**

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 **658**

Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

06235003 1.969

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001 658

Lex

Design, który oddycha

Lex to kolekcja wyrafinowana, lekka i dobrze proporcjonowana. Jej projekt łączy delikatną estetykę z funkcjonalną precyzją – idealna dla współczesnych przestrzeni, gdzie prostota oznacza elegancję. Armatura, która płynnie współgra z otoczeniem.

CR

TRES

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Perlator z silikonową osłoną ułatwiającą czyszczenie. Elastyczne węże zasilające G3/8.

9134592

181103 550



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Perlator z silikonową osłoną ułatwiającą czyszczenie. Elastyczne węże zasilające G3/8.

9134592

181203 677



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Perlator z silikonową osłoną ułatwiającą czyszczenie. Elastyczne węże zasilające G3/8.

9134592

181217 1.076



Pochyła bateria jednouchwytowa umywalkowa

Perlator z silikonową osłoną ułatwiającą czyszczenie. Elastyczne węże zasilające G3/8.

9134592

181903 569



Bateria jednouchwytowa podtynkowa umywalkowa

W zestawie element podtynkowy na stałe połączony. Wylewka 160 mm.

9134592

08120001 1.217



Bateria jednouchwytowa podtynkowa umywalkowa

W zestawie element podtynkowy na stałe połączony. Wylewka 210 mm.

08120021 **1.269**

9134592

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Z łatwym w czyszeniu aeratorem. Elastyczne węże zasilające G3/8.

181120 **564**

9134592



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

181223 **917**

ABS

9134591



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Opcja dla ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

181222 **1.142**

ABS

9134591



Bateria jednouchwytowa do umywalki z natryskiem do toalety

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia z zamknięciem strumienia. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Elastyczne węże zasilające G3/8.

181113 **978**

ABS

913459210



Zestaw prysznicowy do baterii jednouchwytowej do toalety

Słuchawka prysznicowa z zamknięciem strumienia. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Uwaga: Zapas tylko dla bidetu nr ref: 181113.

ABS

29995001 193

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. (3 rodzaje strumienia). Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

ABS 9134592 IA

181468 870



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. (3 rodzaje strumienia). Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż.

ABS 9134592

181474 978



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9134592

08119703 2.364



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

081192 2.007

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

INOX ABS 9134592



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

08119302 2.176

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 120x120 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9134592



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

08119704 2.500

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 120x120 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9134592



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 80x80 mm.
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9134592

08119301 2.139



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9134592

08119701 2.270

Baterie do wanien



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 16 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20324501.

ABS 9134591

20316102 1.659

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20324501 — 2.087

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 — 503



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

20316101 **1.711**

· Przełącznik funkcji zamontowany w wylewce.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Wylewka wannowa 180 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 16 l/m.
· Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20324501.

Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny — 20324501 **2.087**

Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem — 134445 **503**

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19038708 **2.458**

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.



Baterie termostatyczne podtynkowe



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

06235004 **2.143**

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001 **658**

Flat

Prostota, która się wyróżnia

Flat proponuje funkcjonalny i smukły design, który dyskretnie się integruje. Jego płaskie, czyste i ergonomiczne formy ułatwiają codzienne użytkowanie i wprowadzają spokój do przestrzeni. Komfortowa, estetyczna i dostępna kolekcja, która z łatwością dopasowuje się do każdego otoczenia.

CR

TRES

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29902802

22010301 428



Bateria jednouchwytowa umywalkowa ekologiczna

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29902808

22010401 470



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa ekologiczna

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29902808

22020401 780



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 177 mm.

22030021 578

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

22030022 630

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 237 mm.

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

22012001 442

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29902802

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

22016701 602

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

29903504



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

22017001 705

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

29903504



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm.
· Satynowy wąż.

22019101 1.584



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm.
· Satynowy wąż.

22019701 1.683

Baterie podtynkowe



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

20428110 447

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny 20827810



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

20428110 447

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

20438004 1.795

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm.
· Satynowy wąż.

INOX ABS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

20438003 1.664

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm.
· Satynowy wąż.

INOX ABS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

20438005 3.581

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa z mosiądzu: Ø 332 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm.
· Satynowy wąż.

BRASS ABS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 1-drożna prysznicowa

20417701 479

Korpus podtynkowy w zestawie.

9130190



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 2-drożna prysznicowa

20418001 677

Korpus podtynkowy w zestawie. Przełącznik strumienia 2-drożny.

9130190



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej prysznicowej

20418002 1.885

· Korpus podtynkowy w zestawie.
· Przełącznik strumienia 2-drożny.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9130190



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej prysznicowej

· Korpus podtynkowy w zestawie.
· Przełącznik strumienia 2-drożny.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9130190

20418005 1.781

Baterie ścienne termostatyczne



Bateria termostatyczna naścienna Over-wall prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż. Pokrętło okrągłe z ABS.

ABS 29916831XX

19016419 1.123
19016419NM 1.739

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

BELGAGUA

19016401 893
19016401NM 1.387



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż. Pokrętło okrągłe z ABS.

ABS 29916830XX

19017419 1.448
19017419NM 2.247

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

BELGAGUA

19017401 1.222
19017401NM 1.894



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Metalowy wąż.

INOX ABS

29916831XX

19038701 2.416
19038701NM 3.741



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia Ø 100 mm.
· Metalowy wąż.

ABS ABS

29916831XX

19039301 2.073
19039301NM 3.210



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Metalowy wąż.

ABS ABS

29916831

19038501 2.388



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

20425001 451

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło okrągłe z ABS. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

IA

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

20435004 1.607

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe z ABS ze sterowaniem temperaturą. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 29926828

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

20435003 1.739

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe z ABS ze sterowaniem temperaturą. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 29926828

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001

Canigó

Zaprojektowana, by trwać

Tres wyposażył serię Canigó w cechy sprzyjające oszczędności wody i energii. Nachylona trajektoria dźwigni i solidność korpusów łączą się z zaokrąglonymi konturami, nadając całej kolekcji charakter i wyróżnienie.

CR

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903504 IA IA

21710303 385

Opcjonalnie: Podstawa podwyższająca o 1 cm 29910316 56



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z systemem Tres-duo

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903501

21710301 400

Opcjonalnie: Podstawa podwyższająca o 1 cm 29910316 56



Bateria jednouchwytowa umywalkowa ekologiczna

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903505 IIA

21710401 428

Opcjonalnie: Podstawa podwyższająca o 1 cm 29910316 56



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z systemem Tres-duo

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903501

21720301 724

56



Bateria jednouchwytowa umywalkowa XL

Elastyczne węże zasilające G3/8.

n 29903501

21780301 907 n



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

21730802 644 n

Elastyczne węże zasilające G3/8.

n 360° 29903508



Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z boczną dźwignią

21730801 672 n

Elastyczne węże zasilające G3/8.

n 360° 29903508



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

21730023 545 n

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

n

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

21730024 592 n

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

n

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

21730021 494

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 180 mm.

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

21730022 545

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.

Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej 20830002

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu

21712001 404

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903504

Opcjonalnie: Podstawa podwyższająca o 1 cm 29910316 56



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

21712301 879

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

ABS

9134591



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Bez dodatków.

21726701 494 n

n 29903504



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia). Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

21716701 588 n

n ABS 29903504



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Bez dodatków.

21727001 592 n

n 29903504



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia). Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

21717001 686 n

n ABS 29903504



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 1-drożnej prysznicowej

21799501 1.283 n

· Deszczownia ruchoma: 242x242 mm.

n ABS 29903504



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

21719101 1.476 n

· Z inwersorem wbudowanym w drążku prysznicowym.
· Deszczownia obrotowa: 242x242 mm.
· Obrotowy i przesuwny uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

n ABS ABS 29903504



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

21731221 2.035 n

· Z inwersorem wbudowanym w drążku prysznicowym.
· Teleskopowy drążek prysznicowy.
· Deszczownia obrotowa: 242x242 mm.
· Obrotowy i przesuwny uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

n ABS ABS 29903504



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

21819110 1.532

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma: 242x242 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

21819701 1.636

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma: 242x242 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

Baterie podtynkowe



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

21727810 306

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny 20827810



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

21728110 400

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

21738004 1.589

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z ruchomym natryskiem: 242x242 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

ABS ABS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

21738003 1.443

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z ruchomym natryskiem: 242x242 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

ABS ABS 29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 1-drożna prysznicowa

Korpus podtynkowy w zestawie.

29903503

21717701 479



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 2-drożna prysznicowa

Korpus podtynkowy w zestawie. Przełącznik strumienia 2-drożny.

29903503

21718001 686

Baterie ścienne termostatyczne



Bateria termostatyczna naścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia). Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż. Pokrętło okrągłe.

29916803

21716409 1.142

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

IA IA IA

21716401 917



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa

Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

29916830

21717419 1.518

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017401 1.222



Zestaw baterii termostatycznej naściennej prysznicowej

21738502 1.302

· Drążek prysznicowy: dł. 640 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

ABS



Zestaw baterii termostatycznej naściennej wannowej i prysznicowej

21738501 1.570

· Drążek prysznicowy: dł. 640 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

ABS 29916830



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19039316 2.331

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 120x120 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

INOX ABS 29916831



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

21725001 451

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło okrągłe z ABS. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001 658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

21735004 1.570

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe z ABS ze sterowaniem temperaturą. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.
· Ramię naścienne z ruchomym natryskiem: 242x242 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001 658



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

21735003 1.424

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe z ABS ze sterowaniem temperaturą. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.
· Ramię sufitowe z ruchomym natryskiem: 242x242 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.



Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001 658

Base Plus

Funkcjonalna prostota

Base Plus łączy funkcjonalne rozwiązania z odświeżonym designem – idealny dla projektów, które wymagają wydajności bez rezygnacji ze stylu. Trwałe wykończenia, łatwy montaż i niezawodne działanie sprawiają, że ta kolekcja to inteligentny wybór do codziennego i intensywnego użytkowania.

CR NM

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903504 I- IA

21610303 301



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z automatycznym spustem

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903504

21610303DA 395



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903504

21610303NM 470



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z systemem Tres-duo

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903501

21610310 310



Bateria jednouchwytowa umywalkowa ekologiczna

Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903505 IIA

21610410 343

Baterie do bidetów



Bateria jednouchwytowa do bidetu
Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903504 IA

21612010 315



Bateria jednouchwytowa do bidetu z automatycznym spustem
Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903504

21612010DA 409



Bateria jednouchwytowa do bidetu
Elastyczne węże zasilające G3/8.

29903504

21612010NM 489

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa
Bez dodatków.

29903504 IA IA IA

21626710 376



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa
Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Przegubowy uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

ABS
29903504

21616710 447
21616710NM 696



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Bez dodatków.

29903504 IID/A IID/A IIB/S

21627010 494



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Przegubowy uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

ABS 29903504

21617010 564
21617010NM 874



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Metalowy wąż.

ABS ABS 29903504

21619110 1.452



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Metalowy wąż.

ABS ABS 29903504

21631221 1.955



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

21627810 282

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny 20827810



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

21628110 376

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

IIA

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

21638004 1.654
21638004NM 2.571

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Metalowy wąż.

INOX ABS
29903508

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 1-drożna prysznicowa

Korpus podtynkowy w zestawie.

9134592

21617701 451



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 2-drożna prysznicowa

Korpus podtynkowy w zestawie. Przełącznik strumienia 2-drożny.

9134592

21618001 635

Baterie ścienne termostatyczne



Bateria termostatyczna naścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

ABS

21616409 771
21616409NM 1.194

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

21616401 700
21616401NM 1.086



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż. Pokrętło okrągłe z ABS.

ABS

21617409 1.457
21617409NM 2.261

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

21617401 1.283
21617401NM 1.988



Zestaw baterii termostatycznej naściennej prysznicowej

· Drążek prysznicowy: dł. 640 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Metalowy wąż.

ABS

21619601 1.250
21619601NM 1.941



Zestaw baterii termostatycznej naściennej wannowej i prysznicowej

· Drążek prysznicowy: dł. 640 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Metalowy wąż.

ABS

29916804

21619602 1.518



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia Ø 100 mm.
· Metalowy wąż.

ABS ABS

21639301 1.584



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Drążek prysznicowy o zmiennej długości do mocowania.
· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.

ABS ABS

21639302NM 2.453



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Metalowy wąż.

ABS ABS

21639521 2.035



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.

ABS ABS

21639502NM 3.158



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło okrągłe z ABS. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

IA

21625001	428
21625001NM	663

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe z ABS ze sterowaniem temperaturą. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.
· Ramię naścienne z ruchomym natryskiem: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Metalowy wąż.

ABS ABS 29926828

21635004	1.753
21635004NM	2.717

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny — 20785001

Base

Esencjonalny design

Base to praktyczny wybór do funkcjonalnych łazienek. Jego czysty i podstawowy design spełnia standardy jakości Tres, zapewniając trwałość i łatwość użytkowania. Rozwiązanie dostępne cenowo, idealne do obiektów zbiorowych, podstawowych instalacji lub praktycznych remontów.

CR

Baterie do umywalek



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

21510303 268

29903504 I- IA



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z automatycznym spustem

Elastyczne węże zasilające G3/8.

21510303DA 353

29903504



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z zaworem spustowym Click-clack

Elastyczne węże zasilające G3/8.

21510303D 315

29903504



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z systemem Tres-duo

Elastyczne węże zasilające G3/8.

21510310 282

29903501



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z systemem Tres-duo i zaworem spustowym Click-clack

Elastyczne węże zasilające G3/8.

21510310D 334

29903501

Bateria jednouchwytowa umywalkowa ekologiczna

21510410 310

Elastyczne węże zasilające G3/8.



29903505 IIA

Bateria jednouchwytowa ekologiczna umywalkowa z zaworem spustowym Click-clack

21510410D 362

Elastyczne węże zasilające G3/8.



29903505

Baterie do bidetów

Bateria jednouchwytowa do bidetu

21512010 282

Elastyczne węże zasilające G3/8.



29903504 IA

Bateria jednouchwytowa do bidetu z automatycznym spustem

21512010DA 385

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.



29903504

Bateria jednouchwytowa do bidetu z zaworem spustowym Click-clack

21512010D 334

Elastyczne węże zasilające G3/8.



29903504

Baterie ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Bez dodatków.

21526710 362

29903504 IA IA IA



Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Przegubowy uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

21516710 437

ABS 29903504



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Bez dodatków.

21527010 442

29903504 IID/A IID/A IIB/S



Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Przegubowy uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

21517010 512

ABS 29903504



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

21527810 259

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny 20827810



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

21528110 353

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny 20828110



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 1-drożnej Rapid-box prysznicowej

21527702 658

· Korpus podtynkowy w zestawie.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Metalowy wąż.

ABS
29903508



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 1-drożna prysznicowa

21517701 414

Korpus podtynkowy w zestawie.

9134592



Bateria jednouchwytowa podtynkowa 2-drożna prysznicowa

21518001 611

Korpus podtynkowy w zestawie. Przełącznik strumienia 2-drożny.

9134592



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej prysznicowej

21599002 1.246

· Korpus podtynkowy w zestawie.
· Przełącznik strumienia 2-drożny.
· Ramię naścienne z ruchomym natryskiem: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Metalowy wąż.

9134592

Baterie ścienne termostatyczne



Zestaw baterii termostatycznej naściennej prysznicowej Over-wall

19019601 1.302

· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Drążek prysznicowy: dł. 673 mm i Ø 20,6 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

29916831



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19038710 2.110

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø200 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Metalowy wąż.

29916831



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19039317 2.157

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe z ABS.
· Deszczownia ruchoma: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Metalowy wąż.

ABS ABS 29916831

Baterie termostatyczne podtynkowe



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

21525001 428

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło okrągłe z ABS. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

NF DVGW IA

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

21535004 1.636

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe z ABS ze sterowaniem temperaturą. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.
· Ramię naścienne z ruchomym natryskiem: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Metalowy wąż.

ABS ABS 29926828

Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny 20785001

Przestrzeń natryskowa

Prysznic to coś więcej niż codzienny gest – to chwila dobrostanu. Nasze rozwiązania elektroniczne, podtynkowe i natynkowe łączą nowoczesny design z zaawansowaną technologią, aby zapewnić precyzyjne, bezpieczne i przyjemne doznania. Systemy stworzone, by przemienić każdy prysznic w rytuał spokoju i troski.

198 Shower Technology

210 Podtynkowe B-system

220 Podtynkowe Therm-box

234 Natynkowe Over-wall

258 Podtynkowe Rapid-box

280 Natynkowe jednouchwytowe

Shower Technology

Elektroniczny prysznic na wyższym poziomie

Wyposażenie wanny lub prysznica w Shower Technology daje o wiele więcej satysfakcji. Tres ulepszył swoje innowacje elektroniczne, aby przejąć absolutną kontrolę nad prysznicem. Prysznic jest na usługach użytkownika, ponieważ łączy nowe możliwości, aby zwiększyć Twoje bezpieczeństwo, oszczędność wody i wygodę korzystania z prysznica, kiedy wszystko jest przygotowane.

CR NM KMB OM OPM

TRES
38°

Elektroniczny prysznic na wyższym poziomie

Temperatura wynosi początkowo 38°C. Maksymalna temperatura to 46°C. Wybrany poziom temperatury jest pokazywany za pomocą liczb i kolorów.

Kiedy woda osiągnie pożądaną temperaturę, bateria zatrzyma się i będzie czekać na Twoje wejście.

System może być zaprogramowany tak, aby zapobiegać legionelli (5 minut w 60°C) lub bezpośrednio do dezynfekcji (10 minut w 60°C).







Elektroniczna centralka termostatyczna może być zainstalowana w maksymalnej odległości 10 metrów od panelu sterowania.



Całkowicie wodoszczelny i odporny na wilgoć system do zabudowy z uszczelkami Schlüter.

Panel sterowania jest całkowicie szczelny, posiada podświetlenie aktywnych przycisków i jest dostępny w wykończeniu białym lub czarnym.

Zestaw 2-drożny



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286563	6.246
09286563OM	10.594
09286563OPM	10.594
09288563NM	6.768
09288563KMB	6.768 n





Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286558	6.011
09286558OM	10.218
09286558OPM	10.218
09288558NM	6.542
09288558KMB	6.542 n





Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna 2-drożna.
· Deszczownica naścienna ze stali nierdzewnej: 210x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286551	6.961
09286551OM	13.635
09286551OPM	13.635
09288551NM	8.643
09288551KMB	8.643 n



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286564	5.988
09286564OM	10.166
09286564OPM	10.166
09288564NM	6.519
09288564KMB	6.519 n



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286567	5.941
09286567OM	9.790
09286567OPM	9.790
09288567NM	6.289



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej z chromoterapią

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Deszczownica podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej z chromoterapią: 500x500 mm
· Drążek prysznicowy przesuwny z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286562	10.382



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Deszczownica podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 500x500 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286561 8.883

09288561NM 11.618





Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Deszczownica podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 380x380 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286552 8.131

09288552NM 10.312



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Deszczownica podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 500 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286557 8.883

09288557NM 11.567



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Deszczownica podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 380 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286555	8.009
09288555NM	10.255



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology wannowej i prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Wylewka stała naścienna Strumień kaskadowy.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286556	6.510
09288556NM	7.934

Zestaw 3-drożny



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (3-drożna).
· Deszczownica naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286308	8.103
09286308OM	15.773
09286308OPM	15.773
09288308NM	9.950



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (3-drożna).
· Deszczownica naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Drążek przesuwny z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286307 8.441



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej Shower technology prysznicowej z chromoterapią

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (3-drożna).
· Deszczownica sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada) z chromoterapią. 500x650 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286302 15.111



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (3-drożna).
· Deszczownica sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 500x650 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286304 11.313



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (3-drożna).
· Deszczownica podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 380x380 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Wylewka stała naścienna Strumień kaskadowy.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286315	10.091
09288315NM	13.325

Zestaw 4-drożny



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 4-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (4-drożna).
· Deszczownica naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· 3 podtynkowe dysze z mosiądzu z hydromasażem.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286408	11.186
09288408NM	14.565



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 4-drożnej Shower technology prysznicowej z chromoterapią

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (4-drożna).
· Deszczownica sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada) z chromoterapią. 500x650 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· 3 podtynkowe dysze z mosiądzu z hydromasażem.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286402	18.194



Zestaw elektronicznej baterii termostatycznej podtynkowej 4-drożnej Shower technology prysznicowej

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (4-drożna).
· Deszczownica sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 500x650 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· 3 podtynkowe dysze z mosiądzu z hydromasażem.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

09286404 14.391

09288404NM 18.889

Panel sterowania



Elektroniczny sterownik termostatyczny podtynkowy 2-drożny Shower technology

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (2-drożna).
· Minimalna temperatura poniżej 25°C.
· Kompletny system: Przygotowanie pożądanej temperatury.
· Z programami ochrony przed bakteriami legionelli.
* UWAGA: Należy dodać do zamówienia natrysk górny, natrysk ręczny, dysze lub wylewkę wannową, w zależności od rodzaju instalacji.

49286299 * 5.231
49288299 * 5.231



Elektroniczny sterownik termostatyczny podtynkowy 3-drożny Shower technology

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (3-drożna).
· Minimalna dostępna temperatura poniżej 25°C.
· Kompletny system: Przygotowanie pożądanej temperatury.
· Z programami ochrony przed bakteriami legionelli.
* UWAGA: Należy dodać do zamówienia natrysk górny, natrysk ręczny, dysze lub wylewkę wannową, w zależności od rodzaju instalacji.

49286398 * 5.598
49288398 * 5.598



Elektroniczny sterownik termostatyczny podtynkowy 3-drożny Shower technology

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (3-drożna).
· Minimalna dostępna temperatura poniżej 25°C.
· Kompletny system: Przygotowanie pożądanej temperatury.
· Z programami ochrony przed bakteriami legionelli.
* UWAGA: Należy dodać do zamówienia natrysk górny, natrysk ręczny, dysze lub wylewkę wannową, w zależności od rodzaju instalacji.

49286399 *	5.598
49288399 *	5.598



Elektroniczny sterownik termostatyczny podtynkowy 4-drożny Shower technology

· W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
· W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostatyczna (4-drożna).
· Minimalna dostępna temperatura poniżej 25°C.
· Kompletny system: Przygotowanie pożądanej temperatury.
· Z programami ochrony przed bakteriami legionelli.
* UWAGA: Należy dodać do zamówienia natrysk górny, natrysk ręczny, dysze lub wylewkę wannową, w zależności od rodzaju instalacji.

49286499 *	5.969
49288499 *	5.969

* Instalacja akcesoriów prysznicowych Tres jest obowiązkowa, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.

B-system

Elegancja na służbie wody

Kolekcja podtynkowych baterii termostatycznych B-System cechuje się wyrafinowanym designem o stonowanych liniach, z korpusem lekko odstawionym od ściany, co daje wrażenie unoszenia. Wewnętrzna puszka podtynkowa zapewnia czysty i prosty montaż. B-System to elegancja i komfort pod prysznicem.

38°
TRES

Elegancja na służbie wody

Widoczne elementy mają niewielką głębokość, co pozwala uzyskać więcej przestrzeni użytkowej wewnątrz prysznica.

Kontrola temperatury. Przycisk bezpieczeństwa ograniczający temperaturę do 38°C.

Od 2 do 4 ujść wody. Zwykły obrót rozdzielacza pozwala przełączać między dwoma różnymi dostępnymi ujściami wody.

Puszka podtynkowa jest dołączona do każdego elementu natynkowego (nie jest dostarczana oddzielnie).



Puszka podtynkowa Rapid-box umożliwia montaż przed ścianą lub z nią, zarówno w ścianach murowanych, jak i w lekkich ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.



Montaż puszki podtynkowej wymaga zaledwie 66 mm głębokości zabudowy.



Puszka izoluje przenoszenie temperatury z mosiężnego korpusu na ścianę. Jego szczelność zapobiega przedostawaniu się wody przez ścianę w przypadku przecieku. Wodoszczelna uszczelka zapobiega zawilgoceniu.



Amortyzatory akustyczne zapobiegają przenoszeniu się hałasu z baterii na ściany i rury.

Baterie termostatyczne podtynkowe



Bateria termostatyczna podtynkowa 2-drożna B-system

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło okrągłe.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Prysznic ruchomy z mosiądzu z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30735201	2.717
30735201NM	4.211
30735201AC	4.211
30735201KMB	4.615
30735201VO	4.615 n
30735201CA	4.615 n
30735201GR	4.615 n
30735201OR	6.519
30735201OM	6.519
30735201OPM	6.519

BRASS · DELGADUZ · 29926828



Bateria termostatyczna podtynkowa 2-drożna B-system

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Prysznic ruchomy z mosiądzu z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30725201	2.815
30725201NM	4.366
30725201AC	4.366
30725201KMB	4.789
30725201VO	4.789 n
30725201CA	4.789 n
30725201GR	4.789 n
30725201OR	6.759
30725201OM	6.759
30725201OPM	6.759

BRASS · DELGADUZ · 29926828



Bateria termostatyczna podtynkowa 3-drożna B-system

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 3-drożny.
· Pokrętło okrągłe.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Prysznic ruchomy z mosiądzu z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30735301	3.220
30735301NM	4.987
30735301AC	4.987
30735301KMB	5.471
30735301VO	5.471 n
30735301CA	5.471 n
30735301GR	5.471 n
30735301OR	7.727
30735301OM	7.727
30735301OPM	7.727

BRASS · DELGADUZ · 29926828



Bateria termostatyczna podtynkowa 3-drożna B-system

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 3-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Prysznic ruchomy z mosiądzu z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30725301	3.318
30725301NM	5.147
30725301AC	5.147
30725301KMB	5.645
30725301VO	5.645 n
30725301CA	5.645 n
30725301GR	5.645 n
30725301OR	7.967
30725301OM	7.967
30725301OPM	7.967

BRASS
29926828



Bateria termostatyczna podtynkowa 4-drożna B-system

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 4-drożny.
· Pokrętło okrągłe.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Prysznic ruchomy z mosiądzu z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30735401	3.220
30735401NM	4.987
30735401AC	4.987
30735401KMB	5.471
30735401VO	5.471 n
30735401CA	5.471 n
30735401GR	5.471 n
30735401OR	7.727
30735401OM	7.727
30735401OPM	7.727

BRASS
29926828



Bateria termostatyczna podtynkowa 4-drożna B-system

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 4-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Prysznic ruchomy z mosiądzu z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30725401	3.318
30725401NM	5.147
30725401AC	5.147
30725401KMB	5.645
30725401VO	5.645 n
30725401CA	5.645 n
30725401GR	5.645 n
30725401OR	7.967
30725401OM	7.967
30725401OPM	7.967

BRASS
29926828

Zestaw 2-drożny



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 210x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS
29926828

30725205	5.612
30725205NM	8.700
30725205AC	8.700
30725205KMB	9.541
30725205VO	9.541 n
30725205CA	9.541 n
30725205GR	9.541 n
30725205OR	13.470
30725205OM	13.470
30725205OPM	13.470



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS
29926828

30725204	3.934
30725204NM	6.096
30725204AC	6.096
30725204KMB	6.683
30725204VO	6.683 n
30725204CA	6.683 n
30725204GR	6.683 n
30725204OR	9.438
30725204OM	9.438
30725204OPM	9.438



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło okrągłe.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS BELGAQUA
29926828

30735204	4.080
30735204NM	6.322
30735204AC	6.322
30735204KMB	6.933
30735204VO	6.933 n
30735204CA	6.933 n
30735204GR	6.933 n
30735204OR	9.790
30735204OM	9.790
30735204OPM	9.790



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29926828

	30725206	6.613
	30725206NM	10.251
	30725206AC	10.251
	30725206KMB	11.242
	30725206VO	11.242 n
	30725206CA	11.242 n
	30725206GR	11.242 n
	30725206OR	15.872
	30725206OM	15.872
	30725206OPM	15.872



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej z chromoterapią: 500x500 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29926828

	30725208	9.315



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29926828

	30735206	6.683
	30735206NM	10.359
	30735206AC	10.359
	30735206KMB	11.360
	30735206VO	11.360 n
	30735206CA	11.360 n
	30735206GR	11.360 n
	30735206OR	16.041
	30735206OM	16.041
	30735206OPM	16.041



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej B-system wannowej i prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Wylewka stała naścienna Strumień kaskadowy.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30725207	6.021	
30725207NM	9.330	
30725207AC	9.330	
30725207KMB	10.232	
30725207VO	10.232	n
30725207CA	10.232	n
30725207GR	10.232	n
30725207OR	14.448	
30725207OM	14.448	
30725207OPM	14.448	

BRASS

29926828

Zestaw 3-drożny



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 3-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

30725305	7.092	
30725305NM	10.989	
30725305AC	10.989	
30725305KMB	12.056	
30725305VO	12.056	n
30725305CA	12.056	n
30725305GR	12.056	n
30725305OR	17.019	
30725305OM	17.019	
30725305OPM	17.019	

INOX BRASS

29926828





Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 3-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 3-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/free flow). 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

30725306	7.426	
30725306NM	11.515	
30725306AC	11.515	
30725306KMB	12.629	
30725306VO	12.629	n
30725306CA	12.629	n
30725306GR	12.629	n
30725306OR	17.827	
30725306OM	17.827	
30725306OPM	17.827	

INOX ABS

29926828

Zestaw 4-drożny



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 4-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 4-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· 3 podtynkowe dysze z hydromasażem.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX

29926828

30725405	9.264	
30725405NM	14.359	
30725405AC	14.359	
30725405KMB	15.750	
30725405VO	15.750	n
30725405CA	15.750	n
30725405GR	15.750	n
30725405OR	22.231	
30725405OM	22.231	
30725405OPM	22.231	



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 4-drożnej B-system prysznicowej

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.
· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 4-drożny.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/free flow). 405x405 mm.
· 3 podtynkowe dysze z hydromasażem.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX

29926828

30725406	9.644	
30725406NM	14.951	
30725406AC	14.951	
30725406KMB	16.398	
30725406VO	16.398	n
30725406CA	16.398	n
30725406GR	16.398	n
30725406OR	23.148	
30725406OM	23.148	
30725406OPM	23.148	

Therm-box

Kompaktowy design, pełna kontrola

Therm-Box to system podtynkowy Tres dla termostatycznych baterii prysznicowych. Pełna kontrola temperatury w kompaktowym designie. Puszkę podtynkową i część widoczną można kupić osobno; w ten sposób planowanie prac jest prostsze, a efektywność wzrasta.



TRES
38°

Kompaktowy design, pełna kontrola

Widoczne elementy mają niewielką głębokość, co pozwala uzyskać więcej przestrzeni użytkowej wewnątrz prysznica.



Widoczne elementy są dostępne w różnych wykończeniach i wzorach, pasujących do kolekcji Tres.

Kontrola temperatury. Przycisk bezpieczeństwa ograniczający temperaturę do 38°C.

Zwykły obrót rozdzielacza pozwala przełączać między dwoma różnymi dostępnymi ujściami wody.



Kupuj i instaluj etapami

Najpierw zainstaluj Therm-box, następnie dokup elementy zewnętrzne aby połączyć wszystko na gotowo. Upraszcza to planowanie i zwiększa efektywność robót.



Puszka podtynkowa Therm-box umożliwia montaż przed ścianą lub z nią, zarówno w ścianach murowanych, jak i w lekkich ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.



Montaż puszki podtynkowej wymaga zaledwie 67 mm głębokości zabudowy.



Puszka izoluje przenoszenie temperatury z mosiężnego korpusu na ścianę. Jego szczelność zapobiega przedostawaniu się wody przez ścianę w przypadku przecieku. Wodoszczelna uszczelka zapobiega zawilgoceniu.



Amortyzatory akustyczne zapobiegają przenoszeniu się hałasu z baterii na ściany i rury.

Puszka podtynkowa



Podtynkowy korpus 2-drożny Therm-box z regulacją termostatyczną do baterii prysznicowej i wannowej

Podtynkowy korpus z amortyzatorami akustycznymi. Puszka podtynkowa ABS. Uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.

29926828 IA

20785001	658

Elementy widoczne 2-drożne



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001). Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło krzyżowe. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

28325001	902
28325001AC	1.396
28325001KMB	1.532 n
28325001VO	1.532 n
28325001OM	2.162
28325001OPM	2.162



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001). Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło kwadratowe. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

00625001	691
00625001NM	1.067
00625001BM	1.067
00625001AC	1.067
00625001KMB	1.170 n
00625001OR	1.654
00625001OM	1.654



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001). Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło kwadratowo-okrągłe. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

21125001	583
21125001NM	902
21125001BM	902
21125001AC	902
21125001KM	902
21125001KMB	992
21125001VO	992 n
21125001CA	992 n
21125001GR	992 n
21125001OR	1.401
21125001OM	1.401
21125001OPM	1.401



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło okrągłe. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

06225001	583



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło okrągłe. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

26225001	691
26225001NM	1.067
26225001BM	1.067
26225001AC	1.067
26225001KM	1.067
26225001KMB	1.170
26225001VO	1.170 n
26225001CA	1.170 n
26225001GR	1.170 n
26225001OR	1.654
26225001OM	1.654
26225001OPM	1.654



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Therm-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
Tylko elementy zewnętrzne. Pokrętło owalne. W zestawie rozeta dekoracyjna, uchwyt i pokrętło.

28125001	583
28125001NM	902
28125001AC	902
28125001KMB	992 n
28125001VO	992 n
28125001CA	992 n
28125001OPM	1.401

Zestaw termostatyczny 2-drożny



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło krzyżowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

28335002	2.552
28335002AC	3.957
28335002KMB	4.338 n
28335002VO	4.338 n
28335002OM	6.124
28335002OPM	6.124



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20235055	3.567
20235055NM	5.527
20235055BM	5.527
20235055AC	5.527
20235055KMB	6.063
20235055OR	8.563
20235055OM	8.563



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

21135005	3.534
21135005NM	5.480
21135005BM	5.480
21135005AC	5.480
21135005KM	5.480
21135005KMB	6.007
21135005VO	6.007 n
21135005CA	6.007 n
21135005GR	6.007 n
21135005OR	8.484
21135005OM	8.484
21135005OPM	8.484



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

00635004	2.594
00635004NM	4.023
00635004BM	4.023
00635004AC	4.023
00635004KMB	4.409 n
00635004OR	6.228
00635004OM	6.228



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

21135004	2.538
21135004NM	3.934
21135004BM	3.934
21135004AC	3.934
21135004KM	3.934
21135004KMB	4.315
21135004VO	4.315 n
21135004CA	4.315 n
21135004GR	4.315 n
21135004OR	6.091
21135004OM	6.091
21135004OPM	6.091



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

26235004	2.341
26235004NM	3.628
26235004BM	3.628
26235004AC	3.628
26235004KM	3.628
26235004KMB	3.981
26235004VO	3.981 n
26235004CA	3.981 n
26235004GR	3.981 n
26235004OR	5.617
26235004OM	5.617
26235004OPM	5.617



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło owalne ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

	28135004	2.233
	28135004NM	3.459
	28135004AC	3.459
	28135004KMB	3.798 n
	28135004VO	3.798 n
	28135004CA	3.798 n
	28135004OPM	5.358



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

	06235004	2.143



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

	00635003	2.482
	00635003NM	3.845
	00635003BM	3.845
	00635003AC	3.845
	00635003KMB	4.221 n
	00635003OR	5.955
	00635003OM	5.955



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

21135003	2.364
21135003NM	3.666
21135003BM	3.666
21135003AC	3.666
21135003KM	3.666
21135003KMB	4.019
21135003VO	4.019 n
21135003CA	4.019 n
21135003GR	4.019 n
21135003OR	5.673
21135003OM	5.673
21135003OPM	5.673



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

26235003	2.209
26235003NM	3.426
26235003BM	3.426
26235003AC	3.426
26235003KM	3.426
26235003KMB	3.755
26235003VO	3.755 n
26235003CA	3.755 n
26235003GR	3.755 n
26235003OR	5.302
26235003OM	5.302
26235003OPM	5.302



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło owalne ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

28135003	2.101
28135003NM	3.257
28135003AC	3.257
28135003VO	3.572 n
28135003CA	3.572 n



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

	06235003	1.969



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

	00635005	5.429
	00635005NM	8.413
	00635005BM	8.413
	00635005AC	8.413
	00635005KMB	9.231 n
	00635005OR	13.028
	00635005OM	13.028



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

	26235005	5.123
	26235005NM	7.943
	26235005BM	7.943
	26235005AC	7.943
	26235005KM	7.943
	26235005KMB	8.709
	26235005VO	8.709 n
	26235005CA	8.709 n
	26235005GR	8.709 n
	26235005OR	12.295
	26235005OM	12.295
	26235005OPM	12.295



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło owalne ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

28135005	5.015
28135005NM	7.774
28135005AC	7.774
28135005VO	8.526 n
28135005CA	8.526 n
28135005OPM	12.037



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej i wannowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło kwadratowe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS

00635006	2.082
00635006NM	3.229
00635006BM	3.229
00635006AC	3.229
00635006OM	4.996



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej i wannowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS

26235006	1.739
26235006NM	2.698
26235006BM	2.698
26235006AC	2.698
26235006KM	2.698
26235006KMB	2.956
26235006VO	2.956 n
26235006CA	2.956 n
26235006GR	2.956 n
26235006OR	4.174
26235006OM	4.174
26235006OPM	4.174



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej i wannowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
· Pokrętło owalne ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętło przełącznika funkcji.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS

28135006	1.631
28135006NM	2.529
28135006AC	2.529
28135006VO	2.773 n
28135006CA	2.773 n

Over-wall

Kompletny prysznic

Kolekcja termostatyczna Over-wall obejmuje wszystkie ścienne zawory termostatyczne Tres. Różnorodne wzornictwo dostosowane do każdego wnętrza zapewnia precyzyjne sterowanie temperaturą i wszystkie funkcje niezbędne do komfortowego prysznica. Zestawy termostatyczne Over-wall to rozwiązanie pozwalające unowocześnić prysznic bez dużych remontów, korzystając z najlepszych technologii.



38°
TRES

Kompletny prysznic

Kontrola temperatury. Przycisk bezpieczeństwa ograniczający temperaturę do 38°C.

Wbudowany inwersor w sterowniku regulującym przepływ, zarówno w bateriach 2- jak i 3 - drożnych.

Teleskopowa listwa pozwala ustawić natrysk na wymaganej wysokości.



Kwadratowe



Kwadratowo-okrągłe



Okrągłe



Obłymi krawędziami

Owalne



Wewnętrzny obieg wody sprawia, że to zimna woda dotyka powierzchni baterii i w ten sposób kran jest zawsze chłodny, dzięki czemu unikniemy poparzeń.

Tres oferuje możliwość łatwego czyszczenia wkładu w przypadku zatkania bez utraty kalibracji.

Głowica gwarantuje stały strumień wody i pożądaną temperaturę ± 1 stopień pomimo zmian ciśnienia i/lub temperatury. Nadaje się do dezynfekcji legionelli.

		Wzory pokręteł	Touch-cool	Teleskopowy drążek	**Deszczownia**	Wymiary	Natężenie przepływu (l/min)	**Słuchawka prysznicowa**	Wymiary	Liczba funkcji	Natężenie przepływu (l/min)
	19039306 →242					300 x 200	12			1	9,5
	19039308 →242					300 x 300	12			1	9,5
	19039310 →242					250 x 250	12			1	9,5
	19039309 →243					300 x 300	12		96 x 110	3	8 8 2
	19039305 →243					300 x 300	12			1	9,5
	19038702 →243					300 x 300	12		96 x 110	3	8 8 2

		Wzory pokręteł	Touch-cool	Teleskopowy drążek	**Deszczownia**	Wymiary	Natężenie przepływu (l/min)	**Słuchawka prysznicowa**	Wymiary	Liczba funkcji	Natężenie przepływu (l/min)
	19039307 →244				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
	19038706 →244				INOX	300	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
	19038705 →244				INOX	300	12	ABS	100	3	8 8 2
	19039302 →245				INOX	300	12	BRASS		1	9,5
	19039311 →245				INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
	19038709 →245				INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9,5

		Wzory pokręteł	Touch-cool	Teleskopowy drążek	**Deszczownia**	Wymiary	Natężenie przepływu (l/min)	**Słuchawka prysznicowa**	Wymiary	Liczba funkcji	Natężenie przepływu (l/min)
	19039314 →246				INOX	300	12	ABS	100	3	8 8 2
	19038708 →246				INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9,5
	19039313 →246				INOX	250	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
	19039312 →247				INOX	250	12	BRASS		1	9,5
	19038707 →247				ABS	242 x 242	12	ABS	120 x 120	3	10 14 9
	19039315 →247				ABS	225	12	ABS	110	5	17 17 11 17 10

	Wzory pokręteł	Touch-cool	Teleskopowy drążek	**Deszczownia**	Wymiary	Natężenie przepływu (l/min)	**Słuchawka prysznicowa**	Wymiary	Liczba funkcji	Natężenie przepływu (l/min)
19031215 →248				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
19031205 →248				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
19031212 →248				INOX	300	12	BRASS		1	9,5
19031202 →249				INOX	300	12	BRASS		1	9,5

Zestawy termostatyczne prysznicowe



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29916836XX

19039306	3.375
19039306NM	5.231
19039306BM	5.231
19039306AC	5.231
19039306KMB	5.739
19039306OM	8.098



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29916836XX

19039308	3.116
19039308NM	4.832
19039308BM	4.832
19039308AC	4.832
19039308KMB	5.302 n
19039308OM	7.482



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29916836

19039310	2.952



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

29916836

19039309	2.966



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

29916835XX

19039305	3.144
19039305NM	4.874
19039305BM	4.874
19039305AC	4.874
19039305KMB	5.344
19039305VO	5.344 (n)
19039305CA	5.344 (n)
19039305GR	5.344 (n)
19039305OM	7.544
19039305OPM	7.544



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło z obłymi krawędziami.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

299168340X

19038702	3.064
19038702NM	4.747
19038702BM	4.747
19038702AC	4.747
19038702KMB	5.208
19038702CA	5.208 (n)



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

29916835XX

19039307	2.999
19039307NM	4.644
19039307BM	4.644
19039307AC	4.644
19039307KMB	5.095
19039307VO	5.095 n
19039307CA	5.095 n
19039307GR	5.095 n
19039307OM	7.196
19039307OPM	7.196



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.



29916835

19038706	2.933



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło owalne.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

29916833XX

19038705	2.919
19038705NM	4.521
19038705AC	4.521
19038705KMB	4.959
19038705VO	4.959 n
19038705CA	4.959 n
19038705OPM	6.998



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

29916832XX

19039302	2.811	
19039302NM	4.357	
19039302BM	4.357	
19039302AC	4.357	
19039302KMB	4.780	
19039302VO	4.780	n
19039302CA	4.780	n
19039302GR	4.780	n
19039302OM	6.749	
19039302OPM	6.749	



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło z obłymi krawędziami.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

29916834

19039311	2.768	



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.



29916832

19038709	2.712	



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS

29916832XX

	19039314	2.529
	19039314NM	3.920
	19039314BM	3.920
	19039314AC	3.920
	19039314KMB	4.301
	19039314VO	4.301 n
	19039314CA	4.301 n
	19039314GR	4.301 n
	19039314OM	6.072
	19039314OPM	6.072



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29916832

	19038708	2.458



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło owalne.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS

29916833

	19039313	2.444



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19039312 2.341

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło owalne.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

29916833



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19038707 2.186

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Pokrętło z obłymi krawędziami.
· Deszczownia ruchoma: 242x242 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 120x120 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.



29916834



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19039315 2.002

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe.
· Deszczownia ruchoma: Ø225 mm. Samoczyszczące dysze antyosadowe.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø110 mm. (5 rodzaje strumienia). Samoczyszczące dysze antyosadowe.
· Satynowy wąż.

29916832

Zestawy termostatyczne prysznicowe



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 3-drożnej wannowej i prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29916835XX

19031215	3.445
19031215NM	5.339
19031215BM	5.339
19031215AC	5.339
19031215KMB	5.856
19031215VO	5.856 n
19031215CA	5.856 n
19031215GR	5.856 n
19031215OM	8.267
19031215OPM	8.267



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 3-drożnej wannowej i prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło kwadratowo-okrągłe.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29916835XX

19031205	3.234
19031205NM	5.010
19031205BM	5.010
19031205AC	5.010
19031205KMB	5.499
19031205VO	5.499 n
19031205CA	5.499 n
19031205GR	5.499 n
19031205OM	7.760
19031205OPM	7.760



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 3-drożnej wannowej i prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29916832XX

19031212	3.290
19031212NM	5.100
19031212BM	5.100
19031212AC	5.100
19031212KMB	5.593
19031212VO	5.593 n
19031212CA	5.593 n
19031212GR	5.593 n
19031212OM	7.891
19031212OPM	7.891



Zestaw baterii termostatycznej naściennej 3-drożnej wannowej i prysznicowej Over-wall

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Pokrętło okrągłe.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

29916832XX

19031202	3.079
19031202NM	4.771
19031202BM	4.771
19031202AC	4.771
19031202KMB	5.231
19031202VO	5.231 (n)
19031202CA	5.231 (n)
19031202GR	5.231 (n)
19031202OM	7.388
19031202OPM	7.388

Prysznicowe baterie termostatyczne



Bateria termostatyczna naścienna Over-wall prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło kwadratowe.

29916836XX

19016469	1.396
19016469NM	2.167
19016469BM	2.167
19016469AC	2.167
19016469OM	3.356

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19016406	1.161



Bateria termostatyczna naścienna Over-wall prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło kwadratowo-okrągłe.

29916835XX

19016459	1.189
19016459NM	1.838
19016459BM	1.838
19016459AC	1.838
19016459KMB	2.016
19016459VO	2.016 (n)
19016459CA	2.016 (n)
19016459GR	2.016 (n)
19016459OM	2.848
19016459OPM	2.848

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19016405	949



Bateria termostatyczna naścienna Over-wall prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło okrągłe.

	19016429	1.189
	19016429NM	1.838
	19016429BM	1.838
	19016429AC	1.838
	19016429KMB	2.016
	19016429VO	2.016 n
	19016429CA	2.016 n
	19016429GR	2.016 n
	19016429OM	2.848
	19016429OPM	2.848

BRASS

29916832XX

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

	19016402	949



Bateria termostatyczna naścienna Over-wall prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło z obłymi krawędziami.

	19016449	1.189
	19016449NM	1.838
	19016449BM	1.838
	19016449AC	1.838
	19016449KMB	2.016
	19016449CA	2.016 n

BRASS

29916834XX

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

	19016404	949



Bateria termostatyczna naścienna Over-wall prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło owalne.

	19016439	1.189
	19016439NM	1.838
	19016439AC	1.838
	19016439KMB	2.016
	19016439VO	2.016 n
	19016439CA	2.016 n
	19016439OPM	2.848

BRASS

29916833XX

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

	19016403	949



Bateria termostatyczna naścienna wannowa z ergonomicznymi dźwigniami

Bez dodatków. Odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi.

19026410	1.180

Wannowe baterie termostatyczne



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło kwadratowe.

19017469	1.875
19017469NM	2.909
19017469BM	2.909
19017469AC	2.909
19017469OM	4.503

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017406	1.640



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło kwadratowo-okrągłe.

19017489	1.951
19017489NM	3.022
19017489BM	3.022
19017489AC	3.022
19017489KMB	3.318
19017489VO	3.318 n
19017489CA	3.318 n
19017489GR	3.318 n
19017489OM	4.681
19017489OPM	4.681

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017415	1.716



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło kwadratowo-okrągłe.

BRASS

29916835XX

19017459	1.607
19017459NM	2.496
19017459BM	2.496
19017459AC	2.496
19017459KMB	2.735
19017459VO	2.735 n
19017459CA	2.735 n
19017459GR	2.735 n
19017459OM	3.863
19017459OPM	3.863

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017405	1.372



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło okrągłe.

BRASS

29916832XX

19017428	1.951
19017428NM	3.022
19017428BM	3.022
19017428AC	3.022
19017428KMB	3.318
19017428VO	3.318 n
19017428CA	3.318 n
19017428GR	3.318 n
19017428OM	4.681
19017428OPM	4.681

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017412	1.716



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło okrągłe.

BRASS

29916832XX

19017429	1.607
19017429NM	2.496
19017429BM	2.496
19017429AC	2.496
19017429KMB	2.735
19017429VO	2.735 n
19017429CA	2.735 n
19017429GR	2.735 n
19017429OM	3.863
19017429OPM	3.863

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017402	1.372



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło z obłymi krawędziami.

19017499	1.951
19017499NM	3.022
19017499BM	3.022
19017499AC	3.022
19017499KMB	3.318
19017499CA	3.318 n

BRASS

29916834XX

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017414	1.716



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło z obłymi krawędziami.

19017449	1.607
19017449NM	2.496
19017449BM	2.496
19017449AC	2.496
19017449KMB	2.735
19017449CA	2.735 n
19017449OM	3.863
19017449OPM	3.863

BRASS

29916834XX

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017404	1.372



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło owalne.

19017479	1.951
19017479NM	3.022
19017479AC	3.022
19017479KMB	3.318
19017479VO	3.318 n
19017479CA	3.318 n
19017479OPM	4.681

BRASS

29916833XX

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

19017413	1.716



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa Over-wall

Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Pokrętło owalne.

	19017439	1.607
	19017439NM	2.496
	19017439AC	2.496
	19017439KMB	2.735
	19017439VO	2.735 n
	19017439CA	2.735 n
	19017439OPM	3.863

29916833XX

Bateria termostatyczna bez akcesoriów

	19017403	1.372



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa

Bez dodatków. Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu. Odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi.

	19027410	1.485

29916902

DESIGNED BY YOU



Twoja bateria Tres zaprojektowana przez Ciebie i dla Ciebie. Spersonalizowana bateria, dzięki której stworzysz swój idealny prysznic.

Przejdź na stronę internetową, aby skonfigurować swoją baterię Over-wall:

1 Wykończenie

CR NM BM AC KMB OM OPM

2 Bateria termostatyczna

3 Drążek prysznicowy

4 Deszczownia

5 Słuchawka prysznicowa

6 Wąż

Rapid-box

Praktyczny prysznic

Rapid-Box to system podtynkowy Tres do jednouchwytowych baterii prysznicowych, kompatybilny ze wszystkimi kolekcjami Tres. Jego techniczny design skraca czas instalacji, zapewniając szczelność, porządek i estetykę wizualną. Niezawodne, praktyczne i elastyczne rozwiązanie do projektów wymagających wysokiej efektywności.



TRES

Praktyczny prysznic

Widoczne elementy mają niewielką głębokość, co pozwala uzyskać więcej przestrzeni użytkowej wewnątrz prysznica.



Widoczne elementy są dostępne w różnych wykończeniach i wzorach, pasujących do kolekcji Tres.

W przypadku baterii jednouchwytowych 2/3-drożnych zwykły obrót rozdzielacza pozwala przełączać między 2/3 różnymi dostępnymi ujściami wody.

Kupuj i instaluj etapami

Najpierw zainstaluj Rapid-box, następnie dokup elementy zewnętrzne aby połączyć wszystko na gotowo. Upraszcza to planowanie i zwiększa efektywność robót



Puszka podtynkowa Rapid-box umożliwia montaż przed ścianą lub z nią, zarówno w ścianach murowanych, jak i w lekkich ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.



Montaż puszki podtynkowej wymaga zaledwie 56 mm głębokości zabudowy.



Puszka izoluje przenoszenie temperatury z mosiężnego korpusu na ścianę. Jego szczelność zapobiega przedostawaniu się wody przez ścianę w przypadku przecieku. Wodoszczelna uszczelka zapobiega zawilgoceniu.

Amortyzatory akustyczne zapobiegają przenoszeniu się hałasu z baterii na ściany i rury.

Puszka podtynkowa



Podtynkowy korpus 1-drożny Rapid-box z regulacją mieszakową do baterii prysznicowej

20827810 400

Podtynkowy korpus z amortyzatorami akustycznymi. Puszka podtynkowa ABS. Uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci.

29903508



Podtynkowy korpus 2-drożny Rapid-box z regulacją mieszakową do baterii prysznicowej i wannowej

20828110 447

Podtynkowy korpus z amortyzatorami akustycznymi. Puszka podtynkowa ABS. Uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.

29903508 IIA



Podtynkowy korpus 3-drożny Rapid-box z regulacją mieszakową do baterii prysznicowej i wannowej

20827310 470

Podtynkowy korpus z amortyzatorami akustycznymi. Puszka podtynkowa ABS. Uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci. Przełącznik funkcji ceramiczny 3-drożny.

29903508

Elementy widoczne 1-drożne



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810). Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

20227810	517
20227810NM	804
20227810BM	804
20227810AC	804
20227810KMB	879
20227810OR	1.241
20227810OM	1.241
20227810OPM	1.241



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

26227810	494
26227810NM	766
26227810BM	766
26227810AC	766
26227810KM	766
26227810KMB	841
26227810VO	841 n
26227810CA	841 n
26227810GR	841 n
26227810OR	1.184
26227810OM	1.184
26227810OPM	1.184



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

10627810	470
10627810NM	729
10627810AC	729
10627810OM	1.128



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

22227801	447
22227801NM	691
22227801BM	691
22227801AC	691
22227801KMB	761
22227801CA	761
22227801OM	1.072

n



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

28127810	423
28127810NM	658
28127810AC	658
28127810VO	719 n
28127810CA	719 n
28127810OPM	1.015



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

n

22127810	400
22127810NM	620
22127810BM	620
22127810AC	620
22127810KM	620
22127810KMB	682
22127810VO	682
22127810CA	682
22127810GR	682
22127810OM	959
22127810OPM	959



Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.

06227810	376

Elementy widoczne 2-drożne



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

20228110	611
20228110NM	949
20228110BM	949
20228110AC	949
20228110KMB	1.039
20228110OR	1.466
20228110OM	1.466
20228110OPM	1.466 n



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

26228110	588
26228110NM	912
26228110BM	912
26228110AC	912
26228110KM	912
26228110KMB	1.001
26228110VO	1.001 n
26228110CA	1.001 n
26228110GR	1.001 n
26228110OR	1.410
26228110OM	1.410
26228110OPM	1.410



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

10628110	564
10628110NM	874
10628110AC	874
10628110KMB	959
10628110OM	1.354



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

22228101	541
22228101NM	837
22228101BM	837
22228101AC	837
22228101KMB	921
22228101CA	921
22228101OM	1.297

n



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

28128110	517
28128110NM	804
28128110AC	804
28128110KMB	879 n
28128110VO	879 n
28128110CA	879 n
28128110OPM	1.241

NF DVGW
IIA



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

22128110	494
22128110NM	766
22128110BM	766
22128110AC	766
22128110KM	766
22128110KMB	841
22128110VO	841
22128110CA	841
22128110GR	841
22128110OM	1.184
22128110OPM	1.184

n



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 2-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

06228110	470

Elementy widoczne 3-drożne



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

20227310	658
20227310NM	1.020
20227310BM	1.020
20227310AC	1.020
20227310KMB	1.119
20227310OR	1.579
20227310OM	1.579
20227310OPM	1.579 n



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

26227310	635
26227310NM	982
26227310BM	982
26227310AC	982
26227310KM	982
26227310KMB	1.081
26227310VO	1.081 n
26227310CA	1.081 n
26227310GR	1.081 n
26227310OR	1.523
26227310OM	1.523
26227310OPM	1.523



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

22227301	588
22227301NM	912
22227301BM	912
22227301AC	912
22227301KMB	1.001
22227301CA	1.001
22227301OM	1.410

n



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

28127310	564
28127310NM	874
28127310AC	874
28127310OPM	1.354



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu 3-drożnego Rapid-box

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, pokrętło i ukrytą śrubę mocującą.

22127310	541
22127310NM	837
22127310BM	837
22127310AC	837
22127310KM	837
22127310KMB	921
22127310VO	921
22127310CA	921
22127310GR	921
22127310OM	1.297
22127310OPM	1.297

n

Zestaw 2-drożny



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

20238004	2.679
20238004NM	4.155
20238004BM	4.155
20238004AC	4.155
20238004KMB	4.554
20238004OR	6.430
20238004OM	6.430
20238004OPM	6.430 n

INOX BRASS



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

20238005	3.487
20238005NM	5.405
20238005BM	5.405
20238005AC	5.405
20238005OR	8.371
20238005OM	8.371



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

26238004	2.237
26238004NM	3.469
26238004BM	3.469
26238004AC	3.469
26238004KM	3.469
26238004KMB	3.802
26238004VO	3.802 n
26238004CA	3.802 n
26238004GR	3.802 n
26238004OR	5.367
26238004OM	5.367
26238004OPM	5.367



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

00638004	2.468
00638004NM	3.826
00638004AC	3.826
00638004KMB	4.197 n
00638004OM	5.922



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

n INOX ABS

22238004	2.251
22238004NM	3.487
22238004BM	3.487
22238004AC	3.487
22238004KMB	3.826
22238004CA	3.826
22238004OM	5.405



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

n INOX ABS

22238005	3.389
22238005NM	5.255
22238005BM	5.255
22238005AC	5.255
22238005KMB	5.762
22238005CA	5.762
22238005OM	8.131



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

29903508

28138004	2.167
28138004NM	3.361
28138004AC	3.361
28138004KMB	3.685 n
28138004VO	3.685 n
28138004CA	3.685 n
28138004OPM	5.198



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

n INOX ABS

22138004	2.350
22138004NM	3.643
22138004BM	3.643
22138004AC	3.643
22138004KM	3.643
22138004KMB	3.995
22138004VO	3.995
22138004CA	3.995
22138004GR	3.995
22138004OM	5.640
22138004OPM	5.640



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej: 160x550 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

n INOX ABS

22138005	3.351
22138005NM	5.194
22138005BM	5.194
22138005AC	5.194
22138005KM	5.194
22138005KMB	5.696
22138005VO	5.696
22138005CA	5.696
22138005GR	5.696
22138005OM	8.042
22138005OPM	8.042



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

06238004	2.030



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 400x250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20238003	2.844
20238003NM	4.409
20238003BM	4.409
20238003AC	4.409
20238003OR	6.824
20238003OM	6.824



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

26238003	2.106
26238003NM	3.262
26238003BM	3.262
26238003AC	3.262
26238003KM	3.262
26238003KMB	3.581
26238003VO	3.581 n
26238003CA	3.581 n
26238003GR	3.581 n
26238003OR	5.053
26238003OM	5.053
26238003OPM	5.053



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

00638003	2.355
00638003NM	3.652
00638003AC	3.652
00638003KMB	4.004 n
00638003OM	5.649



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z ruchomym natryskiem z mosiądzu: Ø 300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22238003	2.087
22238003NM	3.234
22238003BM	3.234
22238003AC	3.234
22238003KMB	3.549
22238003CA	3.549
22238003OM	5.010



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z ruchomym natryskiem z mosiądzu: 300x300 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22138003	2.186
22138003NM	3.389
22138003BM	3.389
22138003AC	3.389
22138003KM	3.389
22138003KMB	3.718
22138003VO	3.718
22138003CA	3.718
22138003GR	3.718
22138003OM	5.245
22138003OPM	5.245



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

06238003	1.857



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20238006	5.349
20238006NM	8.291
20238006BM	8.291
20238006AC	8.291
20238006OR	12.836
20238006OM	12.836



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

26238005	5.020
26238005NM	7.779
26238005BM	7.779
26238005AC	7.779
26238005KM	7.779
26238005KMB	8.535
26238005VO	8.535 n
26238005CA	8.535 n
26238005GR	8.535 n
26238005OR	12.046
26238005OM	12.046
26238005OPM	12.046



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

00638005	5.302
00638005NM	8.216
00638005AC	8.216
00638005OM	12.723

Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Deszczownia podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

06238005	5.006



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS

20238007	2.002
20238007NM	3.102
20238007BM	3.102
20238007AC	3.102
20238007OR	4.803
20238007OM	4.803



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS

26238006	1.636
26238006NM	2.533
26238006BM	2.533
26238006AC	2.533
26238006KM	2.533
26238006KMB	2.782
26238006VO	2.782 n
26238006CA	2.782 n
26238006GR	2.782 n
26238006OR	3.925
26238006OM	3.925
26238006OPM	3.925



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS

00638006	1.955
00638006NM	3.032
00638006AC	3.032
00638006OM	4.691



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

n ABS

22138007	1.603
22138007NM	2.486
22138007BM	2.486
22138007AC	2.486
22138007KM	2.486
22138007KMB	2.726
22138007VO	2.726
22138007CA	2.726
22138007GR	2.726
22138007OM	3.845
22138007OPM	3.845



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
· Przełącznik funkcji 2-drogowy.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

BRASS

06238006	1.622

Zestaw 3-drożny



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20237301	5.043
20237301NM	7.816
20237301BM	7.816
20237301AC	7.816
20237301KMB	8.573
20237301OR	12.103
20237301OM	12.103
20237301OPM	12.103 n



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia naścienna ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 280x550 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS

28137301	4.897
28137301NM	7.591
28137301AC	7.591
28137301OPM	11.755



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20237303	3.530
20237303NM	5.471
20237303BM	5.471
20237303AC	5.471
20237303OR	8.469
20237303OM	8.469



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Wylewka stała naścienna.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

26237302	2.797
26237302NM	4.333
26237302BM	4.333
26237302AC	4.333
26237302KM	4.333
26237302KMB	4.756
26237302VO	4.756 n
26237302CA	4.756 n
26237302GR	4.756 n
26237302OR	6.712
26237302OM	6.712
26237302OPM	6.712



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/kaskada). 500x500 mm. WAŻNE: Zamontować odpływ >50 l/min.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

20237302	6.951
20237302NM	10.772
20237302BM	10.772
20237302AC	10.772
20237302KMB	11.816
20237302OR	16.685
20237302OM	16.685
20237302OPM	16.685 n



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/free flow). Ø 405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

26237301	5.499
26237301NM	8.526
26237301BM	8.526
26237301AC	8.526
26237301KM	8.526
26237301KMB	9.348
26237301VO	9.348 n
26237301CA	9.348 n
26237301GR	9.348 n
26237301OR	13.198
26237301OM	13.198
26237301OPM	13.198



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 3-drożnej Rapid-box prysznicowej

Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827310).
· Przełącznik funkcji 3-drogowy.
· Deszczownia sufitowa podtynkowa ze stali nierdzewnej z 2 funkcje (deszcz/free flow). 405x405 mm.
· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS

28137302	5.602
28137302NM	8.686
28137302AC	8.686
28137302OPM	13.447

Natynkowe jednouchwytowe

Prysznicowe baterie jednouchwytowe są rozwiązaniem prostym i łatwym w montażu, mają wiele projektów i form, które pasują do każdej przestrzeni. Wyróżniają się funkcjonalnością, wygodną obsługą dzięki pojedynczemu uchwytowi oraz wysoką odpornością na upływ czasu.



Duo-confort



Zestaw baterii naściennej 2-drożnej prysznicowej Duo-confort

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22219901	2.468
22219901NM	3.826
22219901BM	3.826
22219901AC	3.826
22219901KMB	4.197
22219901CA	4.197
22219901OM	5.922



Zestaw baterii naściennej 2-drożnej prysznicowej Duo-confort

· Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

22119901	2.468
22119901NM	3.826
22119901BM	3.826
22119901AC	3.826
22119901KM	3.826
22119901KMB	4.197
22119901VO	4.197
22119901CA	4.197
22119901GR	4.197
22119901OM	5.922
22119901OPM	5.922

Zestawy jednouchwytowe prysznicowe



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

20219101	3.596
20219101NM	5.574
20219101BM	5.574
20219101AC	5.574
20219101KMB	6.115
20219101OPM	8.629

9130190



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

00719102 3.422

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

00719101 3.191

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

00719702 3.149

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x200 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

INOX BRASS

9130190

00719701	2.928



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

n INOX ABS

22219101	2.350
22219101NM	3.643
22219101BM	3.643
22219101AC	3.643
22219101KMB	3.995
22219101CA	3.995
22219101OM	5.640



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS

29903516

28119101	2.500
28119101NM	3.873
28119101AC	3.873
28119101KMB	4.249 n
28119101VO	4.249 n
28119101CA	4.249 n
28119101OPM	5.997



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS

29903516

28119701	2.656
28119701NM	4.117
28119701AC	4.117
28119701KMB	4.512 n
28119701VO	4.512 n
28119701CA	4.512 n
28119701OPM	6.373



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Przełącznik strumienia zintegrowany.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

n INOX ABS

22119101	2.350
22119101NM	3.643
22119101BM	3.643
22119101AC	3.643
22119101KM	3.643
22119101KMB	3.995
22119101VO	3.995
22119101CA	3.995
22119101GR	3.995
22119101OM	5.640
22119101OPM	5.640



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.

INOX ABS

9134592

08119703	2.364



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.

INOX ABS BELGIAQUA 9134592

081192 2.007



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 120x120 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9134592

08119302 2.176



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 120x120 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

INOX ABS 9134592

08119704 2.500



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

08119301 2.139

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 80x80 mm.
· Satynowy wąż.

9134592



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

08119701 2.270

· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

9134592

Dodatki do prysznica

Akcesoria prysznicowe Tres zostały zaprojektowane, aby udoskonalić doświadczenie w łazience. Deszczownice, uchwyty, słuchawki prysznicowe, węże i inne elementy o dopracowanej estetyce i trwałych materiałach, które uzupełniają instalację o funkcjonalność, komfort i spójność wzorniczą.



296 Deszczownie podtynkowe sufitowe

299 Deszczownie ścienne

300 Deszczownie i ramiona

310 Słuchawki prysznicowe

315 Węże

318 Drążki przesuwne

318 Zestawy prysznicowe

331 Uchwyty regulowane

332 Uchwyty mocowane do ściany

335 Kolanka wyjściowe ścienne

335 Dysze

	Wpuszczane w sufit	Naścienne	Sufitowe	Materiał wykonania	Wymiary	Ujścia wody				l/min
29997001 →296	✓			INOX	500 x 650	2	18,5	16		
29997201 →296	✓			INOX	500 x 650	2	18,5	16		
29997101 →296	✓			INOX	500 x 650	3	18,5	16	8	
 29996201 →296	✓			INOX	500 x 500	1	14			
29995501 →297	✓			INOX	500 x 500	2	20	16		
 13495102 →297	✓			INOX	405 x 405	2	15			--
13495101 →297	✓			INOX	405 x 405	1	15			
29951607 →290	✓			INOX	420 x 420	1	20			
134714 →297	✓			BRASS	332 x 332	1	11			

		Wpuszczane w sufit	Naścienne	Sufitowe	Materiał wykonania	Wymiary	Ujścia wody				l/min
	29995801 →298	✓			INOX	600	**2**	20		8	
	13495002 →298	✓			INOX	405	**2**	15			--
	13495001 →298	✓			INOX	405	**1**	15			
	134715 →298	✓			BRASS	332	**1**	11			
	29990301 →299		✓	✓	INOX	280 x 550	**2**	12	14		
	29990302 →299		✓		INOX	210 x 550	**1**	12,5			
	29990303 →299		✓		INOX	160 x 550	**1**	12,5			
	29990304 →299		✓		INOX	154 x 200	**1**		16		

		Wpuszczane w sufit	Naścienne	Sufitowe	Materiał wykonania	Wymiary	Ujścia wody				l/min
	29963203 →300		✓	✓	BRASS	450 x 315	1	14			
	134315008 →300		✓	✓	INOX	400 x 250	1	16			
	134315007 →300		✓	✓	INOX	300 x 200	1	12			
	134315014 →300		✓	✓	INOX	400 x 400	1	15			
	134315012 →301		✓	✓	INOX	300 x 300	1	12			
	134315011 →301		✓	✓	INOX	250 x 250	1	12			
	13413826 →301		✓	✓	ABS	250 x 250	1	11			
	134315002 →301		✓	✓	INOX	200 x 200	1	12			
	29943801 →302		✓	✓	ABS	242 x 242	1	12			

	Wpuszczane w sufit	Naścienne	Sufitowe	Materiał wykonania	Wymiary	Ujścia wody	l/min			
 134315015 →302		✓	✓	INOX	400	**1**	15			
29933703 →302		✓	✓	BRASS	310	**1**	11			
134315010 →302		✓	✓	INOX	300	**1**	12			
134315009 →303		✓	✓	INOX	250	**1**	12			
 13413726 →303		✓	✓	ABS	250	**1**	11			
13431513 →303		✓	✓	ABS	225	**1**	12			
134315001 →304		✓	✓	INOX	200	**1**	12			

		Materiał wykonania	Wymiary	Liczba funkcji						l/min
	00663901 →310	BRASS		**1**	9,5					
	03411601 →310	BRASS		**1**	9,5					
	29963108 →310	ABS		**1**	12					
	29974904 →310	ABS	130	**3**	7	8	5			
	29963113 →311	ABS	96 x 110	**3**	8,5 8+AIR 2					
	29963112 →311	ABS	110	**3**	8,5 8+AIR 2					
	29974906 →311	ABS	107 x 107	**3**	8,2	8,6	8,1			
	29974905 →311	ABS	110	**3**	8,8	9,6	8,8			
	29974901 →312	ABS	110	**5**	10	12,5	12	12,5	10	
	29963111 →312	ABS	120 x 120	**3**	10	14	9			
	29963115 →312	ABS	110	**5**	17	17	11	17	10	
	29963106 →312	ABS	110	**5**	10	10	8,5		8,5	9,5

		Materiał wykonania	Wymiary	Liczba funkcji						l/min
	134627 →313	ABS	80	**2**	15				7	
	29963114 →313	ABS	100	**3**	14	14	10			
	29963109 →313	BRASS	78	**1**	10					
	29963105 →313	ABS	110	**1**	10					
	134612 →313	ABS	80 x 80	**1**	15					
	29963110 →314	ABS	100	**1**	16					
	134617 →314	ABS	80	**1**	15,5					
	29963117 →314	ABS		**1**						

Deszczownie podtynkowe sufitowe



Deszczownia podtynkowa sufitowa

Z 2 funkcje (deszcz/kaskada). Doprowadzić dwa niezależne przyłącza wody. Wymiary: 500x650 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

29997001	7.243
29997001NM	11.224
29997001BM	11.224
29997001AC	11.224
29997001OR	17.381
29997001OM	17.381



Deszczownia podtynkowa sufitowa prysznicowa z chronoterapią

Z 2 funkcje (deszcz/kaskada). Doprowadzić dwa niezależne przyłącza wody. Wymiary: 500x650 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe. Światła LED aktywują się automatycznie lub za pomocą przełącznika (nie wchodzi w skład zestawu).

29997201	12.272



Deszczownia podtynkowa sufitowa

Z 3 funkcje (deszcz/kaskada/micro drop). Zasilanie wodą 3-drożne wody niezależne. Wymiary: 500x650 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.



29997101	7.746





Deszczownia podtynkowa sufitowa prysznicowa z chronoterapią

Wymiary: 500x500 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe. Światła LED aktywują się automatycznie lub za pomocą przełącznika (nie wchodzi w skład zestawu).

29996201	6.989





Deszczownia podtynkowa sufitowa

Z 2 funkcje (deszcz/kaskada). Doprowadzić dwa niezależne przyłącza wody. Wymiary: 500x500 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

500 X 500 | INOX | 20 | 16 l/min

29995501	5.706
29995501NM	8.845
29995501BM	8.845
29995501AC	8.845
29995501OR	13.701
29995501OM	13.701





Deszczownia podtynkowa sufitowa

Z 2 funkcje (deszcz/free flow). Doprowadzić dwa niezależne przyłącza wody. Wymiary: 405x405 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

405 X 405 | INOX | 15 l/min

13495102	4.503
13495102NM	6.975
13495102BM	6.975
13495102AC	6.975
13495102KM	6.975
13495102KMB	7.652
13495102VO	7.652 n
13495102CA	7.652 n
13495102GR	7.652 n
13495102OR	10.801
13495102OM	10.801
13495102OPM	10.801





Deszczownia podtynkowa sufitowa

Wymiary: 405x405 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

405 X 405 | INOX | 15 l/min

13495101	4.150
13495101NM	6.430
13495101BM	6.430
13495101AC	6.430
13495101KM	6.430
13495101KMB	7.055
13495101VO	7.055 n
13495101CA	7.055 n
13495101GR	7.055 n
13495101OR	9.959
13495101OM	9.959
13495101OPM	9.959





Deszczownia podtynkowa sufitowa

Wymiary: 332x332 mm. Materiał mosiądz. Dysze antyosadowe.

332 X 332 | BRASS | 11 l/min

134714	2.665



Deszczownia podtynkowa sufitowa prysznicowa z chronoterapią

Z 2 funkcje (deszcz/micro drop). Doprowadzić dwa niezależne przyłącza wody. Wymiary: Ø 600 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe. Światła LED aktywują się automatycznie lub za pomocą przełącznika (nie wchodzi w skład zestawu).

29995801	12.272





Deszczownia podtynkowa sufitowa

Z 2 funkcje (deszcz/free flow). Doprowadzić dwa niezależne przyłącza wody. Wymiary: Ø 405 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

13495002	4.329
13495002NM	6.712
13495002BM	6.712
13495002AC	6.712
13495002KM	6.712
13495002KMB	7.360
13495002VO	7.360 n
13495002CA	7.360 n
13495002GR	7.360 n
13495002OR	10.392
13495002OM	10.392
13495002OPM	10.392





Deszczownia podtynkowa sufitowa

Wymiary: Ø 405 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

13495001	3.896
13495001NM	6.040
13495001BM	6.040
13495001AC	6.040
13495001KM	6.040
13495001KMB	6.627
13495001VO	6.627 n
13495001CA	6.627 n
13495001GR	6.627 n
13495001OR	9.353
13495001OM	9.353
13495001OPM	9.353



Deszczownia podtynkowa sufitowa

Wymiary: Ø 332 mm. Materiał mosiądz. Dysze antyosadowe.

134715	2.665



Deszczownia naścienna

Z 2 funkcje (deszcz/kaskada). Doprowadzić dwa niezależne przyłącza wody. Wymiary: 280x550 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

280 x 550 | INOX | 12 | 14 l/min

29990301	3.798
29990301NM	5.884
29990301BM	5.884
29990301AC	5.884
29990301KMB	6.453
29990301OR	9.113
29990301OM	9.113
29990301OPM	9.113



Deszczownia naścienna

Wymiary: 210x550 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

210 x 550 | INOX | 12,5 l/min

29990302	2.792
29990302NM	4.324
29990302BM	4.324
29990302AC	4.324
29990302OR	6.698
29990302OM	6.698
29990302OPM	6.698



Deszczownia naścienna

Wymiary: 160x550 mm. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

160 x 550 | INOX | 12,5 l/min

29990303	2.289
29990303NM	3.549
29990303BM	3.549
29990303AC	3.549
29990303KM	3.549
29990303KMB	3.892
29990303VO	3.892 n
29990303CA	3.892 n
29990303GR	3.892 n
29990303OR	5.490
29990303OM	5.490
29990303OPM	5.490



Deszczownia naścienna

W kaskadowym wyjściem wody. Materiał: Stal nierdzewna. Wymiary: 154x200 mm.

154 x 200 | INOX | 16 l/min

29990304	2.265
29990304NM	3.506
29990304BM	3.506
29990304AC	3.506
29990304KMB	3.849
29990304VO	3.849 n
29990304CA	3.849 n
29990304GR	3.849 n
29990304OR	5.433
29990304OM	5.433
29990304OPM	5.433

Deszczownie i ramiona





Deszczownia

Wymiary: 450x315 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Mosiądz. Dysze antyosadowe.

450 X 315 | BRASS | 14 l/min

29963203	1.810
29963203NM	2.806
29963203BM	2.806
29963203AC	2.806
29963203OR	4.343
29963203OM	4.343





Deszczownia

Wyjątkowo cienki profil: 4 mm. Wymiary: 400x250 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

400 X 250 | INOX | 16 l/min

134315008	1.307
134315008NM	2.026
134315008BM	2.026
134315008AC	2.026
134315008OR	3.140
134315008OM	3.140



Deszczownia

Wyjątkowo cienki profil: 4 mm. Wymiary: 300x200 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

300 X 200 | INOX | 12 l/min

134315007	1.029
134315007NM	1.598
134315007BM	1.598
134315007AC	1.598
134315007KMB	1.753
134315007VO	1.753 n
134315007CA	1.753 n
134315007GR	1.753 n
134315007OR	2.472
134315007OM	2.472
134315007OPM	2.472





Deszczownia

Wymiary: 400x400 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Zawiera zawór bezpieczeństwa z membraną. Dysze antyosadowe.

400 X 400 | INOX | 15 l/min

134315014	1.105





Deszczownia

Wyjątkowo cienki profil: 4 mm. Wymiary: 300x300 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

300 x 300 | INOX | 12 l/min

134315012		865
134315012NM		1.340
134315012BM		1.340
134315012AC		1.340
134315012KM		1.340
134315012KMB		1.471
134315012VO	n	1.471
134315012CA	n	1.471
134315012GR	n	1.471
134315012OR		2.491
134315012OM		2.491
134315012OPM		2.491





Deszczownia

Wyjątkowo cienki profil: 4 mm. Wymiary: 250x250 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

250 x 250 | INOX | 12 l/min

134315011		729
134315011NM		1.128
134315011BM		1.128
134315011AC		1.128
134315011KMB		1.241
134315011OM		1.748
134315011OPM		1.748





Deszczownia

Wymiary: 250x250 mm. Regulowany przegub wylewki. Dysze antyosadowe.

250 x 250 | ABS | 11 l/min

13413826		414



Deszczownia

Wymiary: 200x200 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

200 x 200 | INOX | 12 l/min

134315002		385





Deszczownia

Wymiary: 242x242 mm. Regulowany przegub wylewki. Dysze antyosadowe.

242 X 242 · ABS · 12 l/min

29943801	273





Deszczownia

Wymiary: Ø 400 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Zawiera zawór bezpieczeństwa z membraną. Dysze antyosadowe.

400 · INOX · 15 l/min

134315015	865





Deszczownia Clasic

Wymiary: Ø 310 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Mosiądz. Dysze antyosadowe.

310 · BRASS · 11 l/min

29933703	1.349
29933703AC	2.087
29933703OR	3.234
29933703LM	2.087





Deszczownia

Wyjątkowo cienki profil: 4 mm. Wymiary: Ø 300 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

300 · INOX · 12 l/min

134315010	729
134315010NM	1.128
134315010BM	1.128
134315010AC	1.128
134315010KM	1.128
134315010KMB	1.241
134315010VO	1.241 n
134315010CA	1.241 n
134315010GR	1.241 n
134315010OR	2.021
134315010OM	2.021
134315010OPM	2.021





Deszczownia

Wyjątkowo cienki profil: 4 mm. Wymiary: Ø 250 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

	134315009	494
	134315009NM	766
	134315009BM	766
	134315009AC	766
	134315009KMB	837
	134315009OM	1.184
	134315009OPM	1.184

250 | INOX | 12 l/min





Deszczownia

Wymiary: Ø 250 mm. Regulowany przegub wylewki. Dysze antyosadowe.

	13413726	414

250 | ABS | 11 l/min



Deszczownia Autoclean

Wymiary: Ø 225 mm. Regulowany przegub wylewki. Samoczyszczące dysze antyosadowe.

	13431513	230

225 | ABS | 12 l/min

Dysze natrysku z samooczyszczaniem

Po każdym zamknięciu wody dodatkowe wypustki wciskają się w otwory wylotowe, oczyszczając je z kamienia przed ponownym uruchomieniem.



Deszczownia

Wymiary: Ø 200 mm. Regulowany przegub wylewki. Materiał: Stal nierdzewna. Dysze antyosadowe.

134315001	287



Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 400 mm.

13413940	451
13413940NM	700
13413940BM	700
13413940AC	700
13413940OR	1.086
13413940OM	1.086
13413940OPM	1.086



Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 300 mm.

13462101	329



Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 400 mm.

13462104	385
13462104NM	602
13462104BM	602
13462104AC	602
13462104KM	602
13462104KMB	658
13462104VO	658 (n)
13462104CA	658 (n)
13462104GR	658 (n)
13462104OR	931
13462104OM	931
13462104OPM	931

Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 390 mm.



n

13463322	423 n
13463322NM	658 n
13463322BM	658 n
13463322AC	658 n
13463322KMB	719 n
13463322CA	719 n
13463322OM	1.015 n

Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 390 mm.



n

13463321	423
13463321NM	658
13463321BM	658
13463321AC	658
13463321KM	658
13463321KMB	719
13463321VO	719
13463321CA	719
13463321GR	719
13463321OM	1.015
13463321OPM	1.015

Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 390 mm.



13463301	400

Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 400 mm.



06243201	428
06243201NM	663
06243201BM	663
06243201AC	663
06243201KM	663
06243201KMB	729
06243201VO	729 n
06243201CA	729 n
06243201GR	729 n
06243201OR	1.025
06243201OM	1.025
06243201OPM	1.025

Ramię naścienne

Do deszczownicy. Długość: 419 mm.

29933701	423
29933701AC	653
29933701OR	1.015
29933701LM	653



Ramię sufitowe

Do deszczownicy. Długość: 290 mm.

13462202	385
13462202NM	602
13462202BM	602
13462202AC	602
13462202OR	931
13462202OM	931



Ramię sufitowe

Do deszczownicy. Długość: 110 mm.

13452202	338
13452202NM	522
13452202BM	522
13452202AC	522
13452202OR	808
13452202OM	808



Ramię sufitowe

Do deszczownicy. Długość: 280 mm.

13462102	301
13462102NM	470
13462102BM	470
13462102AC	470
13462102KMB	512
13462102VO	512 n
13462102CA	512 n
13462102GR	512 n
13462102OR	724
13462102OM	724
13462102OPM	724



Ramię sufitowe
Do deszczownicy. Długość: 100 mm.

13452102	254
13452102NM	390
13452102BM	390
13452102AC	390
13452102KM	390
13452102KMB	428
13452102VO	428 n
13452102CA	428 n
13452102GR	428 n
13452102OR	602
13452102OM	602
13452102OPM	602



Ramię sufitowe
Do deszczownicy. Długość: 280 mm.

13462121	306
13462121NM	475
13462121BM	475
13462121AC	475
13462121KM	475
13462121KMB	522
13462121VO	522
13462121CA	522
13462121GR	522
13462121OM	733
13462121OPM	733

n



Ramię sufitowe
Do deszczownicy. Długość: 100 mm.

13452121	259
13452121NM	400
13452121BM	400
13452121AC	400
13452121KM	400
13452121KMB	442
13452121VO	442
13452121CA	442
13452121GR	442
13452121OM	620
13452121OPM	620

n



Ramię sufitowe
Do deszczownicy. Długość: 280 mm.

13462122	306
13462122NM	475
13462122BM	475
13462122AC	475
13462122KMB	522
13462122CA	522
13462122OM	733

n



Ramię sufitowe
Do deszczownicy. Długość: 100 mm.

n

13452122	259
13452122NM	400
13452122BM	400
13452122AC	400
13452122KMB	442
13452122CA	442
13452122OM	620



Ramię naścienne Clasic
Do deszczownicy. Długość: 115 mm.

29933702	301
29933702AC	470
29933702OR	724
29933702LM	470



Ramię naścienne z ruchomym natryskiem
Deszczownia ruchoma: Ø 100 mm. 3 funkcje.

13463304	221



Ramię naścienne z ruchomym natryskiem
Deszczownia ruchoma: Ø 54 mm.

134738	282



Ramię naścienne z ruchomym natryskiem
Deszczownia ruchoma: Ø 70 mm. Dysze antyosadowe.

134808	197



Natrysk górny

Regulowany przegub wylewki. Wymiary: Ø 93 mm. 3 funkcje.

913481810 132



Natrysk górny

Regulowany przegub wylewki. Wymiary: Ø 54 mm.

913473810 183



Natrysk górny

Regulowany przegub wylewki. Wymiary: Ø 70 mm. Dysze antyosadowe.

913480810 94



Ramię naścienne z deszczownicą

Do deszczownicy. Długość: 95 mm.

13473850 99

Słuchawki prysznicowe

Słuchawka prysznicowa Quadro

Materiał: Mosiądz. Dysze antyosadowe.



BRASS

9,5 l/min

00663901	230
00663901NM	357
00663901BM	357
00663901AC	357
00663901KM	357
00663901KMB	395
00663901VO	395 n
00663901CA	395 n
00663901GR	395 n
00663901OR	555
00663901OM	555
00663901OPM	555

Słuchawka prysznicowa Tub

Materiał: Mosiądz. Dysze antyosadowe.



BRASS

9,5 l/min

03411601	207
03411601NM	320
03411601BM	320
03411601AC	320
03411601KM	320
03411601KMB	353
03411601VO	353 n
03411601CA	353 n
03411601GR	353 n
03411601OR	494
03411601OM	494
03411601OPM	494

Słuchawka prysznicowa Prisma

Dysze antyosadowe.



ABS

12 l/min

29963108	103

Słuchawka prysznicowa D130+

3 rodzaje strumienia. Wymiar: Ø 130 mm. Dysze antyosadowe.



130 ABS

7 8 5 l/min

29974904	226



Słuchawka prysznicowa Eco-drop

3 rodzaje strumienia. Wymiar: 96x110 mm. Dysze antyosadowe.

29963113	216
29963113NM	334
29963113BM	334
29963113AC	334
29963113KM	334
29963113KMB	367
29963113VO	367 n
29963113CA	367 n
29963113GR	367 n
29963113OR	517
29963113OM	517
29963113OPM	517



Słuchawka prysznicowa Eco-drop

3 rodzaje strumienia. Wymiar: Ø 110 mm. Dysze antyosadowe.

29963112	207
29963112NM	320
29963112BM	320
29963112AC	320
29963112KM	320
29963112KMB	353
29963112VO	353 n
29963112CA	353 n
29963112GR	353 n
29963112OR	494
29963112OM	494
29963112OPM	494



Słuchawka prysznicowa Aqua-push

3 rodzaje strumienia. Wymiar: 107x107 mm. Dysze antyosadowe.

29974906	197



Słuchawka prysznicowa Aqua-push

3 rodzaje strumienia. Wymiar: Ø 110 mm. Dysze antyosadowe.

29974905	174



Słuchawka prysznicowa R110+

Z 5 funkcje. Wymiar: Ø 110 mm. Dysze antyosadowe.

29974901 165

110 ABS 10 12,5 12 12,5 10 l/min



Słuchawka prysznicowa Essence

Wymiary: 120x120 mm. 3 funkcje. Dysze antyosadowe.

29963111 132

120 x 120 ABS 10 14 9 l/min



Słuchawka prysznicowa Autoclean

Wymiary: Ø 110 mm. 5 rodzaje strumienia. Samoczyszczące dysze antyosadowe.

29963115 127

110 ABS 17 17 11 17 10 l/min

Dysze natrysku z samooczyszczaniem

Przy każdym przełączeniu strumienia słuchawki dodatkowe wypustki wciskają się w otwory wylotowe, oczyszczając je z kamienia.







Słuchawka prysznicowa D110+

Wymiary: Ø 110 mm. 5 rodzaje strumienia. Dysze antyosadowe.

29963106 127

110 ABS 10 10 8,5 8,5 9,5 l/min



Słuchawka prysznicowa D80+

Wymiary: Ø 80 mm. 2 funkcje. Dysze antyosadowe.

134627 85



Słuchawka prysznicowa D100+

Wymiary: Ø 100 mm. 3 funkcje. Dysze antyosadowe.



29963114 80



Słuchawka prysznicowa Clasic

Ceramiczny uchwyt. Wymiary: Ø 78 mm. Materiał: Mosiądz. Dysze antyosadowe.

29963109 291
29963109AC 451
29963109OR 700
29963109LM 475



Słuchawka prysznicowa D110

Wymiary: Ø 110 mm. Dysze antyosadowe.



29963105 141



Słuchawka prysznicowa Q80

Wymiar: 80x80 mm. Dysze antyosadowe.

134612 89



Słuchawka prysznicowa D100

Wymiary: Ø 100 mm. Dysze antyosadowe.

29963110 80

100 ABS 16 l/min



Słuchawka prysznicowa D80

Wymiary: Ø 80 mm. Dysze antyosadowe.

134617 75

80 ABS 15,5 l/min



Słuchawka prysznicowa Basic

Wymiary: Ø 77 mm. Dysze antyosadowe.

29963117 75

n ABS



Słuchawka WC

Z zaworem ograniczającym: 5 l/min. Do nr ref.: 00612301, 00612302, 134122, 134123, 181222, 181223, 20522201, 20522301, 28112301.

29912390 230

ABS 5 l/min



Słuchawka prysznicowa do baterii fryzjerskiej

9134450 103

ABS 11 l/min



Satynowy wąż

Dł.: 0,76 m. Średnica: Ø 14,5 mm. Obrotowy, antyskrętny.

913460910	103



Satynowy wąż

Dł.: 1,20 m. Średnica: Ø 14,5 mm. Obrotowy, antyskrętny.

913460912	118
913460912NM	179
913460912BM	179
913460912AC	179
913460912KM	179
913460912KMB	197
913460912VO	197 n
913460912CA	197 n
913460912GR	197 n
913460912OR	277
913460912OM	277
913460912OPM	277



Satynowy wąż

Dł.: 1,50 m. Średnica: Ø 14,5 mm. Obrotowy, antyskrętny.

913460915	118
913460915NM	179
913460915BM	179
913460915AC	179
913460915KM	179
913460915KMB	197
913460915VO	197 n
913460915CA	197 n
913460915GR	197 n
913460915OR	277
913460915OM	277
913460915OPM	277



Satynowy wąż

Dł.: 1,70 m. Średnica: Ø 14,5 mm. Obrotowy, antyskrętny.

9134609	122
9134609NM	188
9134609BM	188
9134609AC	188
9134609KM	188
9134609KMB	207
9134609VO	207 n
9134609CA	207 n
9134609GR	207 n
9134609OR	291
9134609OM	291
9134609OPM	291



Satynowy wąż

Dł.: 2,00 m. Średnica: Ø 14,5 mm. Obrotowy, antyskrętny.

913460920 122



Metalowy wyciągany wąż

Dł.: 1,70 m. Średnica: Ø 14 mm. Materiał: Stal nierdzewna.

9134630 75



Wzmocniony wąż metalowy

Dł.: 1,70 m. Nakrętka stożkowa z O-ringiem i podkładką zabezpieczającą na złączce. Dziesięcioletnia gwarancja.

9134828 89



Wzmacniany metalowy wyciągany wąż

Dł.: 1,70 m. Nakrętka stożkowa z O-ringiem i podkładką zabezpieczającą na złączce. Dziesięcioletnia gwarancja.

913483080 99



Metalowy wąż

Dł.: 1,70 m.

9134830053 414
913483005LM 414



Wzmocniony wąż metalowy

Dł.: 1,25 m. Średnica: Ø 12 mm. Do nr ref.: 03044401, 03944401, 06944401.

9134867 165



Metalowy wąż

Dł.: 1,70 m. Średnica: Ø 12 mm. Do nr ref.: 114444, 162437, 162438, 181437, 181438, 56243703.

9134712 146



Wzmocniony wąż metalowy

Dł.: 1,70 m. Nakrętka stożkowa z O-ringiem i podkładką zabezpieczającą na złączce. Dziesięcioletnia gwarancja. Do nr ref.: 006161xx, 06116101, 062161xx, 08115001, 08116103, 09286570, 10616102, 10716102, 162161, 163145, 169145, 200162xx, 202161xx, 20266102, 203161xx, 205161xx, 20725207, 20735207, 211161xx, 26215001.

9134881 165



Metalowy wąż

Dł.: 1,50 m. Nr ref.: 24214501, 24214601, 24214602.

9134731 165



Wąż do natrysku fryzjerskiego

Dł.: 1,30 m. Nr ref.: 72450. Materiał: Czarny nylon.

9134887 174

Drążki przesuwne



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 659 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

134516 343



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 909 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

134517 503



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 663 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

107922 343



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 900 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

134520 503



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 842 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

107935	700



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 820 mm i Ø 14 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

03463701	432
03463701NM	672
03463701BM	672
03463701AC	672
03463701KMB	733
03463701VO	733 n
03463701CA	733 n
03463701GR	733 n
03463701OM	1.039
03463701OPM	1.039



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 550 mm i Ø 19 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

134618	263



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 850 mm i Ø 19 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

134619	353



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy z regulowaną wysokością mocowania: dł. 516 mm i Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

161835 193



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 614 mm i Ø 25 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

143835 127



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 673 mm i Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

03463706 165



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy z regulowaną wysokością mocowania: dł. 816 mm i Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

161838 296



Drążek przesuwny prysznicowy

Drążek prysznicowy: 600 mm y Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

24273201	1.086
24273201AC	1.683
24273201LM	1.683



Drążek przesuwny z przyłączem w ścianie

Drążek prysznicowy: 740 mm y Ø 14 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

03493299	747
03493299NM	1.161
03493299BM	1.161
03493299AC	1.161
03493299KMB	1.274
03493299VO	1.274 n
03493299CA	1.274 n
03493299GR	1.274 n
03493299OM	1.800
03493299OPM	1.800



Drążek przesuwny z przyłączem w ścianie

Drążek prysznicowy: 740 mm y Ø 14 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

03493199	714
03493199NM	1.109
03493199BM	1.109
03493199AC	1.109
03493199KMB	1.213
03493199VO	1.213 n
03493199CA	1.213 n
03493199GR	1.213 n
03493199OM	1.716
03493199OPM	1.716



Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 659 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

03452602	592



Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 909 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

BRASS

9,5 l/min

03452702 780



Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 663 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

BRASS

9,5 l/min

03433603 592



Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 900 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

BRASS

9,5 l/min

03433604 780



Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 663 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

80 X 80 ABS

15 l/min

134512 526



Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy z mosiądzu: dł. 900 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

134522 **710**





Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 850 mm i Ø 19 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

06192801 **578**





Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 550 mm i Ø 19 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. (3 rodzaje strumienia). Satynowy wąż.

134628 **616**





Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 850 mm i Ø 19 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm. (3 rodzaje strumienia). Satynowy wąż.

134629 **691**



Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 614 mm i Ø 25 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa Ø 80 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (2 rodzaje strumienia). Satynowy wąż.

80 ABS 15 7 l/min

143836 315



Zestaw drążek prysznicowy

Drążek prysznicowy: dł. 673 mm i Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

ABS 16 l/min

03463709 338
03463709NM 522



Zestaw drążek prysznicowy z przyłączem w ścianie

Drążek prysznicowy: 820 mm y Ø 14 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

BRASS 9,5 l/min

03493201 1.025
03493201NM 1.589
03493201BM 1.589
03493201AC 1.589





Zestaw drążek prysznicowy z przyłączem w ścianie

Drążek prysznicowy: 760 mm y Ø 14 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

BRASS 9,5 l/min

03493101 992
03493101NM 1.537
03493101BM 1.537
03493101AC 1.537



Zestaw drążek prysznicowy z przyłączem w ścianie

Uchwyt z przyłączem wody w ścianie. Drążek prysznicowy: dł. 575 mm i Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

06193103 658



Zestaw drążek prysznicowy z przyłączem w ścianie

Uchwyt z przyłączem wody w ścianie. Drążek prysznicowy: dł. 966 mm i Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

06193105 761



Zestaw drążek prysznicowy z przyłączem w ścianie

Uchwyt z przyłączem wody w ścianie. Drążek prysznicowy: dł. 575 mm i Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

06193102 672



Zestaw drążek prysznicowy z przyłączem w ścianie

Uchwyt z przyłączem wody w ścianie. Drążek prysznicowy: dł. 966 mm i Ø 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

06193104 780



Drążek natryskowy przystosowany do baterii termostatycznej ściennej z kompatybilnym przyłączem

Do skompletowania z pozostałymi elementami prysznica.

03463506	724
03463506NM	1.123
03463506BM	1.123
03463506AC	1.123
03463506KMB	1.231
03463506VO	1.231 n
03463506CA	1.231 n
03463506GR	1.231 n
03463506OM	1.739
03463506OPM	1.739



Długi drążek natryskowy przystosowany do baterii termostatycznej ściennej z kompatybilnym przyłączem

Do skompletowania z pozostałymi elementami prysznica.

03463505	776
03463505NM	1.199
03463505BM	1.199
03463505AC	1.199
03463505KMB	1.316
03463505VO	1.316 n
03463505CA	1.316 n
03463505GR	1.316 n
03463505OM	1.927
03463505OPM	1.927



Drążek natryskowy przystosowany do baterii termostatycznej ściennej z kompatybilnym przyłączem

Do skompletowania z pozostałymi elementami prysznica.

03463502	522
03463502NM	808
03463502BM	808
03463502AC	808
03463502KMB	888
03463502VO	888 n
03463502CA	888 n
03463502GR	888 n
03463502OM	1.255
03463502OPM	1.255



Długi drążek natryskowy przystosowany do baterii termostatycznej ściennej z kompatybilnym przyłączem

Do skompletowania z pozostałymi elementami prysznica.

03463501	573
03463501NM	888
03463501BM	888
03463501AC	888
03463501KMB	973
03463501VO	973 n
03463501CA	973 n
03463501GR	973 n
03463501OM	1.377
03463501OPM	1.377



Teleskopowy drążek natryskowy przystosowany do baterii termostatycznej ściennej z kompatybilnym przyłączem

Do skompletowania z pozostałymi elementami prysznica.

	03464501	729
	03464501NM	1.128
	03464501BM	1.128
	03464501AC	1.128
	03464501KMB	1.241
	03464501VO	1.241 n
	03464501CA	1.241 n
	03464501GR	1.241 n
	03464501OM	1.748
	03464501OPM	1.748



Teleskopowy drążek natryskowy przystosowany do baterii termostatycznej ściennej z kompatybilnym przyłączem

Do skompletowania z pozostałymi elementami prysznica.

	03464502	804

Zestawy prysznicowe



Zestaw prysznicowy przystosowany do każdej baterii

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

107926 1.885



Zestaw prysznicowy przystosowany do każdej baterii

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

19063504 1.753
19063504NM 2.721
19063504BM 2.721
19063504AC 2.721
19063504OM 5.523



Zestaw drążek prysznicowy bez baterii z przyłączem w ścianie i deszczownicą

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

107131 1.875



Zestaw prysznicowy przystosowany do każdej baterii

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.

250 X 250 | INOX | 12 | BRASS | 9,5 l/min

107476 1.899



Zestaw prysznicowy przystosowany do każdej baterii

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.

250 | INOX | 12 | 100 | ABS | 16 l/min

161475 1.293



Zestaw prysznicowy przystosowany do każdej baterii

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
· Satynowy wąż.

300 | INOX | 12 | 110 | ABS | 8,5 | 8+AIR | 2 l/min

19063502	1.819
19063502NM	2.820
19063502BM	2.820
19063502KMB	3.093
19063502VO	3.093 n
19063502CA	3.093 n
19063502GR	3.093 n
19063502OM	5.053
19063502OPM	5.053



Zestaw drążek prysznicowy bez baterii z przyłączem w ścianie i deszczownicą

06163505 1.283

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.



Zestaw prysznicowy przystosowany do każdej baterii

06163506 1.692

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Satynowy wąż.



Zestaw prysznicowy przystosowany do każdej baterii

20047501 1.269

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Deszczownia ruchoma: 250x250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 80x80 mm.
· Wzmocniony wąż metalowy.





Zestaw drążek prysznicowy bez baterii z przyłączem w ścianie i deszczownicą

· Przełącznik funkcji wbudowany w drążek.
· Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
· Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 250 mm.
· Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 100 mm.
· Satynowy wąż.

06163509	1.560

Obrotowa podstawa



Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej

Materiał: Mosiądz

107839	155
107839NM	240
107839BM	240
50783903	240
107839OR	376
107839OM	376



Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej

Materiał: Mosiądz

161839	146
06183901NM	226
06183901BM	226
06183901AC	226
06183901KM	226
06183901KMB	249
06183901VO	249 n
06183901CA	249 n
06183901GR	249 n
06183901OR	348
06183901OM	348
06183901OPM	348



Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej

Materiał: Mosiądz

29963910	202
29963910AC	310
29963910OR	484
29963910LM	310



Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej

29963901 52



Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej

29963928 33



Uchwyt regulowany w 3-pozycyjny do słuchawki prysznicowej

134215023 33



Podstawa stała do słuchawki prysznicowej

9134841 52

Uchwyty mocowane do ściany



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.
Materiał: Mosiądz.



20718221 376
20718221NM 583
20718221BM 583
20718221AC 583
20718221OR 907
20718221OM 907
20718221OPM 907



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.

20218221	240
20218221NM	376
20218221BM	376
20218221AC	376
20218221OR	578
20218221OM	578



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.

21118221	315
21118221NM	489
21118221BM	489
21118221AC	489
21118221KM	489
21118221KMB	536
21118221VO	536 n
21118221CA	536 n
21118221GR	536 n
21118221OR	757
21118221OM	757
21118221OPM	757



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.



26118221	212
26118221NM	329
26118221BM	329
26118221AC	329
26118221KM	329
26118221KMB	357
26118221VO	357 n
26118221CA	357 n
26118221GR	357 n
26118221OR	508
26118221OM	508
26118221OPM	508



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.

n

22218201	235
22218201NM	367
22218201BM	367
22218201AC	367
22218201KMB	400
22218201CA	400
22218201OM	564



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.

n

22118201	235
22118201NM	367
22118201BM	367
22118201AC	367
22118201KM	367
22118201KMB	400
22118201VO	400
22118201CA	400
22118201GR	400
22118201OM	564
22118201OPM	564



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.

21618221	221



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.

21518221	212



Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z wężem

Z przyłączem w ścianie.

24218201	357
24218201AC	555
24218201OR	855
24218201LM	555

Kolanka wyjściowe ścienne



Kolanko z przyłączem ze ściany do węża

Z przyłączem w ścianie G1/2".

00618301	315
00618301NM	489



Kolanko z przyłączem ze ściany do węża

Z przyłączem w ścianie G1/2".

20518301	174
20518301NM	273



Kolanko z przyłączem ze ściany do węża

Z przyłączem w ścianie G1/2".

134757	118

Dysze



3 podtynkowe dysze z hydromasażem

Wraz z profilem montażowym. Materiał: Mosiądz. Wymiar: 139x49 mm.

7,9 l/min

29951504	3.487
29951504NM	5.400
29951504BM	5.400
29951504AC	5.400
29951504OR	8.366
29951504OM	8.366



3 podtynkowe dysze z hydromasażem

Wraz z profilem montażowym. Materiał: Mosiądz. Wymiar: 139x49 mm.

7,9 l/min

29951505	3.567
29951505NM	5.527
29951505BM	5.527
29951505AC	5.527
29951505OR	8.559
29951505OM	8.559



3 podtynkowe obrotowe dysze z hydromasażem

Wraz z profilem montażowym. Wymiar: 80x80 mm.

10 l/min

29951506	2.110



3 podtynkowe obrotowe dysze z hydromasażem

Wraz z profilem montażowym. Wymiar: 80x80 mm.

10 l/min

29951507	2.195



3 podtynkowe dysze z hydromasażem

Wraz z profilem montażowym. Wymiar: 80x80 mm.

l/min

13451501	2.378
13451501NM	3.685
13451501BM	3.685
13451501AC	3.685
13451501KM	3.685
13451501KMB	4.042
13451501VO	4.042 n
13451501CA	4.042 n
13451501GR	4.042 n
13451501OR	5.711
13451501OM	5.711
13451501OPM	5.711



Podtynkowa dysza z hydromasażem

Z regulowanym przegubem. 1 rodzaj strumienia. Zawiera system zapobiegający osadzaniu się kamienia, zawór zwrotny i ogranicznik strumienia: 5 l/min.

5 l/min

9161515	649



Podtynkowa dysza z hydromasażem

9107515 672

Z regulowanym przegubem. 1 rodzaj strumienia. Zawiera system zapobiegający osadzaniu się kamienia, zawór zwrotny i ogranicznik strumienia: 5 l/min.

5,25 *l/min*



Dysza z hydromasażem

9134515 301

Z regulowanym przegubem. 1 rodzaj strumienia. Zawiera system zapobiegający osadzaniu się kamienia, zawór zwrotny i ogranicznik strumienia: 5 l/min. Materiał: Mosiądz.

5 *l/min*



Dysza z hydromasażem

9134415 226

Z regulowanym przegubem. 1 rodzaj strumienia. Zawiera system zapobiegający osadzaniu się kamienia, zawór zwrotny i ogranicznik strumienia: 5 l/min. Materiał: Mosiądz.

5 *l/min*



Dysza z hydromasażem

9134915 183

Z regulowanym przegubem. 2 funkcje. Natężenie przepływu: 6 l/min. i 4,5 l/min.

6 4,5 *l/min*



Dysza z hydromasażem

9134615 146

Z regulowanym przegubem. 1 rodzaj strumienia. Natężenie przepływu: 4 l/min.

4 *l/min*

Armatura do WC

Zastąp bidet i zyskaj przestrzeń

Zastąp tradycyjny bidet praktycznym i eleganckim rozwiązaniem, które wykorzystuje przestrzeń toalety. Łatwe w montażu i o kompaktowym designie, wyposażone w system bezpiecznego zamknięcia i kontrolę temperatury, zapewnia komfort i higienę bez zajmowania dodatkowego miejsca.



Podtynkowa bateria jednouchwytowa z zintegrowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

ABS

9134591

134123	954
134123NM	1.481
134123BM	1.481
134123AC	1.481
134123KM	1.481
134123KMB	1.626
134123VO	1.626 n
134123CA	1.626 n
134123GR	1.626 n
134123OR	2.294
134123OM	2.294
134123OPM	2.294



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Opcja dla ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

ABS

9134591

134122	1.156
134122NM	1.791
134122BM	1.791
134122AC	1.791



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

9130190

00612301	1.006	
00612301NM	1.560	
00612301AC	1.560	
00612301KMB	1.711	n
00612301OM	2.416	



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Opcja dla ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

9130190

00612302	1.208	
00612302NM	1.871	
00612302AC	1.871	
00612302KMB	2.054	n



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

9134591

28112301	907	
28112301KMB	1.537	n



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

9134591

181223	917	



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Opcja dla ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

181222	1.142



Uchwyt na ręcznik do baterii bidetowej ściennej

Montaż po prawej lub po lewej stronie (do nr ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Dł.: 180 mm.

03412401	188
03412401NM	287
03412401BM	287
03412401AC	287
03412401KM	287
03412401KMB	315
03412401VO	315 n
03412401CA	315 n
03412401GR	315 n
03412401OR	447
03412401OM	447
03412401OPM	447



Uchwyt na ręcznik do baterii bidetowej ściennej

Montaż po prawej lub po lewej stronie (do nr ref.: 00612301, 00612302). Dł.: 180 mm.

03412402	235
03412402NM	367
03412402AC	367
03412402OM	569



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

24112350	329
24112350NM	512
24112350AC	512
24112350KM	512
24112350KMB	559
24112350VO	559
24112350CA	559
24112350GR	559
24112350OR	790
24112350OM	790
24112350OPM	790



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

24112351	329
24112351NM	512
24112351AC	512
24112351KM	512
24112351KMB	559
24112351VO	559
24112351CA	559
24112351GR	559
24112351OR	790
24112351OM	790
24112351OPM	790



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

24112352	400
24112352AC	620
24112352LM	620
24112352VO	682
24112352OR	959

Specjalna jednouchwytowa bateria umywalkowa z dedykowanym wyjściem na słuchawkę prysznicową

Łatwa instalacja z wykorzystaniem wspólnego przyłącza wody z baterią umywalkową.



Bateria jednouchwytowa do umywalki z natryskiem do toalety

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia z zamknięciem strumienia. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Elastyczne węże zasilające G3/8.

913459210

181113 978



Zestaw prysznicowy do baterii jednouchwytowej do toalety

Słuchawka prysznicowa z zamknięciem strumienia. Stały uchwyt do słuchawki prysznicowej. Satynowy wąż. Uwaga: Zapas tylko dla bidetu nr ref: 181113.

29995001 193



Słuchawka prysznicowa z zamknięciem strumienia do baterii toaletowej

Z zaworem ograniczającym: 8 l/min. Do nr ref.: 181113, 29995001.

8

29911351 80

Rozwiązania podtynkowe

Baterie podtynkowe są montowane do ściany od spodu, tak aby na widoku pozostały jedynie niezbędne elementy. Tego rodzaju instalacja doskonale sprawdza się w łazienkach o bardziej dyskretnym lub minimalistycznym wystroju, stwarzając wrażenie większej przestronności i lekkości. W ofercie Tres można znaleźć różne korpusy wewnętrzne umożliwiające montaż podtynkowy każdego rodzaju baterii.

350 Do armatur wolnostojących (podłogowych)

351 Do armatur ściennych umywalkowych

351 Rapid-box

351 Therm-box

352 Zbiorniki rewizyjne do baterii wielootworowych wannowych

Niewidoczny design, absolutny komfort

→60, 66, 75, 82

Armatura stojąca (podłogowa)

Baterie umywalkowe lub wannowe instalowane z przyłączem w podłodze

→351

Umywalki naścienne

Jednouchwytowe baterie podtynkowe do umywalki

→258

Rapid-box

1-, 2- lub 3-drożne podtynkowe zestawy jednouchwytowe

→220

Therm-box

2-drożne podtynkowe zestawy prysznicowe wyposażone w termostat

→210

B-system

2-, 3- lub 4-drożne podtynkowe zestawy prysznicowe wyposażone w termostat

→196

Smaprt Display

2-, 3- lub 4-drożne zestawy prysznicowe wyposażone w termostat elektroniczny

Do armatur wolnostojących (podłogowych)



System do montażu podłogowego do baterii jednouchwytowych wolnostojących 26285350 940

Sama część podłogowa.

Kupuj osobno

Można zainstalować puszka podtynkowa, a następnie kupić część widoczną, aby zainstalować ją, gdy wszystko będzie gotowe. Upraszcza to planowanie budowy i zwiększa efektywność.



Dwa niezależne regulatory, jeden do napełniania wanny, a drugi do słuchawki prysznicowej.

Wpuszczany korpus jest skrywany pod podłogą i wymaga przestrzeni minimum 80 mm i maksimum 160 mm.



Temperatura regulatora prysznica jest ograniczona, aby uniknąć poparzeń. (Strumień 7 l/min).

Korpus jest całkowicie hermetyczny, co zapobiega przeciekaniu wody i chroni przed wilgocią.



Wyprowadzenie do wanny umożliwia uzyskanie wyższej temperatury, co pozwala na napełnienie jej większą ilością gorącej wody. (Strumień 22 l/min).



Po zamontowaniu baterii, jeśli nie jest ona prawidłowo ustawiona, można skorygować orientację wylewki podczas mocowania baterii.



Uchwyt prysznica jest nachylony, by uniknąć kapania na podłogę podczas otwierania i zamykania baterii.

Wpuszczany korpus może być również wyrównany podczas instalacji w celu skorygowania nierówności podłogi.

Do armatur ściennych umywalkowych



Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej

Pakiet podtynkowy z amortyzatorami obniżającymi drgania i matą przeciwwilgociową.

29902801 I*

20830002 423

Rapid-box



Podtynkowy korpus 1-drożny Rapid-box z regulacją mieszakową do baterii prysznicowej

Podtynkowy korpus z amortyzatorami akustycznymi. Puszka podtynkowa ABS. Uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci.

29903508

20827810 400



Podtynkowy korpus 2-drożny Rapid-box z regulacją mieszakową do baterii prysznicowej i wannowej

Podtynkowy korpus z amortyzatorami akustycznymi. Puszka podtynkowa ABS. Uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.

29903508 IIA

20828110 447



Podtynkowy korpus 3-drożny Rapid-box z regulacją mieszakową do baterii prysznicowej i wannowej

Podtynkowy korpus z amortyzatorami akustycznymi. Puszka podtynkowa ABS. Uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci. Przełącznik funkcji ceramiczny 3-drożny.

29903508

20827310 470

Therm-box



Podtynkowy korpus 2-drożny Therm-box z regulacją termostatyczną do baterii prysznicowej i wannowej

Podtynkowy korpus z amortyzatorami akustycznymi. Puszka podtynkowa ABS. Uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.

29926828

20785001 658

Zbiorniki rewizyjne do baterii wielootworowych wannowych



Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny

Łatwy demontaż od góry. Bez oznaczeń. Do nr ref.: 20216103, 20216101.

20224501	2.087
20224501NM	3.234
20224501BM	3.234
20224501AC	3.234
20224501OR	5.010
20224501OM	5.010



Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny

Łatwy demontaż od góry. Bez oznaczeń. Do nr ref.: 006161xx, 006161xx 205161xx.

20024501	2.087
20024501NM	3.234
20024501BM	3.234
20024501AC	3.234
20024501KM	3.234
20024501KMB	3.549
20024501VO	3.549 n
20024501CA	3.549 n
20024501GR	3.549 n
20024501OR	5.010
20024501OM	5.010
20024501OPM	5.010



Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny

Łatwy demontaż od góry. Bez oznaczeń. Do nr ref.: 10716102, 10616102.

106245	2.087



Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny

Łatwy demontaż od góry. Bez oznaczeń. Do nr ref.: 200162xx, 203161xx, 062161xx.

20324501	2.087
20324501NM	3.234
20324501BM	3.234
20324501AC	3.234
20324501OR	5.010
20324501OM	5.010



Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny

162245 2.087

Łatwy demontaż od góry. Bez oznaczeń. Do nr ref.: 26215001, 162161.



Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem

134445 503

Z gniazdem spustowym wody do zestawu zbiornikowego. Korek Ø 72 mm.

Akcesoria łazienkowe

Akcesoria łazienkowe Tres dopełniają przestrzeń spójnością i funkcjonalnością. Wieszaki na ręczniki, uchwyty na papier toaletowy, szczotki WC i inne, wykonane według tych samych standardów jakości i designu, co reszta kolekcji. Bo każdy detal ma znaczenie w dobrze zaprojektowanej łazience.

356 Kwadratowe

357 Okrągłe

358 Styl klasyczny

360 Packs

360 Dozowniki mydła

360 Zawory odcinające

Kwadratowe



Haczyk na ręcznik
400 mm.

10723601	329
10723601NM	508
10723601BM	508
10723601AC	508
10723601KM	508
10723601KMB	555
10723601VO	555 n
10723601CA	555 n
10723601GR	555 n
10723601OR	785
10723601OM	785
10723601OPM	785



Haczyk na ręcznik
600 mm.

10723603	343
10723603NM	531
10723603BM	531
10723603AC	531
10723603KM	531
10723603KMB	583
10723603VO	583 n
10723603CA	583 n
10723603GR	583 n
10723603OR	823
10723603OM	823
10723603OPM	823



Uchwyt na papier toaletowy bez klapy

10723606	160
10723606NM	249
10723606BM	249
10723606AC	249
10723606KM	249
10723606KMB	273
10723606VO	273 n
10723606CA	273 n
10723606GR	273 n
10723606OR	479
10723606OM	479
10723606OPM	479



Wieszak

10723620	141
10723620NM	216
10723620BM	216
10723620AC	216
10723620KM	216
10723620KMB	240
10723620VO	240 n
10723620CA	240 n
10723620GR	240 n
10723620OR	338
10723620OM	338
10723620OPM	338

Pojemnik na szczotkę podłogowy



10733605	385
10733605NM	602
10733605BM	602
10733605AC	602
10733605KM	602
10733605KMB	658
10733605VO	658 (n)
10733605CA	658 (n)
10733605GR	658 (n)
10733605OR	1.335
10733605OM	1.335
10733605OPM	1.335

Okrągłe

Haczyk na ręcznik

480 mm.



16123601	301
16123601NM	470
16123601BM	470
16123601AC	470
16123601KM	470
16123601KMB	512
16123601VO	512 (n)
16123601CA	512 (n)
16123601GR	512 (n)
16123601OR	724
16123601OM	724
16123601OPM	724

Haczyk na ręcznik

580 mm.



16123602	315
16123602NM	489
16123602BM	489
16123602AC	489
16123602KM	489
16123602KMB	541
16123602VO	541 (n)
16123602CA	541 (n)
16123602GR	541 (n)
16123602OR	761
16123602OM	761
16123602OPM	761

Uchwyt na papier toaletowy bez klapy



16123606	150
16123606NM	235
16123606BM	235
16123606AC	235
16123606KM	235
16123606KMB	259
16123606VO	259 (n)
16123606CA	259 (n)
16123606GR	259 (n)
16123606OR	522
16123606OM	522
16123606OPM	522



Uchwyt do wanny

306 mm.

134184	197
134184NM	306
134184BM	306
134184AC	306
134184KM	306
134184KMB	334
134184VO	334 n
134184CA	334 n
134184GR	334 n
134184OR	578
134184OM	578
134184OPM	578



Wieszak

16123620	89
16123620NM	141
16123620BM	141
16123620AC	141
16123620KM	141
16123620KMB	155
16123620VO	155 n
16123620CA	155 n
16123620GR	155 n
16123620OR	216
16123620OM	216
16123620OPM	216



Pojemnik na szczotkę podłogowy

16133602	362
16133602NM	559
16133602BM	559
16133602AC	559
16133602KM	559
16133602KMB	616
16133602VO	616 n
16133602CA	616 n
16133602GR	616 n
16133602OR	1.250
16133602OM	1.250
16133602OPM	1.250

Styl klasyczny



Haczyk na ręcznik

400 mm.

12423601	390
12423601AC	606
12423601OR	940
12423601LM	606

Haczyk na ręcznik

600 mm.

12423603	414
12423603AC	639
12423603OR	992
12423603LM	639

Uchwyt na ręcznik w formie kwadratowego pierścienia



12463609	404
02463609AC	625
02463609OR	964
02463609LM	625

Uchwyt na papier toaletowy bez klapy



12423606	263
12423606AC	404
12423606OR	630
12423606LM	404

Wieszak

12423607	113
12423607AC	169
12423607OR	263
12423607LM	169

Packs

Zestaw 2 Haczyk na ręcznik + 1 Uchwyt na papier toaletowy bez klapy + 1 Wieszak

Haczyk na ręcznik 400 mm. Haczyk na ręcznik 600 mm.

09598101	921
09598101NM	1.429
09598101BM	1.429
09598101AC	1.429
09598101KM	1.429
09598101KMB	1.565
09598101VO	1.565 n
09598101CA	1.565 n
09598101GR	1.565 n
09598101OR	2.209
09598101OM	2.209
09598101OPM	2.209

Zestaw 2 Haczyk na ręcznik + 1 Uchwyt na papier toaletowy bez klapy + 1 Wieszak

Haczyk na ręcznik 480 mm. Haczyk na ręcznik 580 mm.

09598102	837
09598102NM	1.293
09598102BM	1.293
09598102AC	1.293
09598102KM	1.293
09598102KMB	1.419
09598102VO	1.419 n
09598102CA	1.419 n
09598102GR	1.419 n
09598102OR	2.002
09598102OM	2.002
09598102OPM	2.002

Dozowniki mydła



Zasobnik mydła wpuszczany w blat

Do blatów i zlewów. Pojemność: 0,4 litra. Materiał: Metalizowany.

13474110	122
13474110NM	188
13474110BM	188
13474110AC	188
13474110OM	291



Zawory odcinające



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

00715501	447
00715501NM	696
00715501BM	696
00715501AC	696
00715501OR	1.076
00715501OM	1.076



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

107511	484



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

06115501	418
06115501NM	649
06115501BM	649
06115501AC	649
06115501KM	649
06115501KMB	710
06115501VO	710 (n)
06115501CA	710 (n)
06115501GR	710 (n)
06115501OR	1.001
06115501OM	1.001
06115501OPM	1.001



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

06151101	456
06151101NM	710
06151101BM	710
06151101AC	710
06151101KM	710
06151101KMB	780
06151101VO	780 (n)
06151101CA	780 (n)
06151101GR	780 (n)
06151101OR	1.100
06151101OM	1.100
06151101OPM	1.100



Zawór odcinający podtynkowy

Z przyłączem gwintowanym G1/2. Wskaźnik ceramiczny zimna (C-cold).

24215501	470
24215501AC	724
24215501LM	724
24215501OR	1.123



Zawór odcinający podtynkowy

Z przyłączem gwintowanym G1/2. Wskaźnik ceramiczny gorąca (H-hot).

24215502	470
24215502AC	724
24215502LM	724
24215502OR	1.123

Technologia elektroniczna

Armatura elektroniczna Tres łączy minimalistyczny design z bezdotykową aktywacją, poprawiając higienę, efektywność wodną i komfort użytkowania. Idealna do przestrzeni publicznych, branży hotelarskiej lub nowoczesnych łazienek stawiających na odpowiedzialne i technologiczne rozwiązania.

364 Umywalkowe

369 Dozowniki mydła

370 Czujniki WC

370 Suszarka do rąk

371 Bateria kuchenna elektroniczna

Baterie elektroniczne 1-drożna



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

5,7 l/min

20261310	1.795
20261310NM	2.782
20261310BM	2.782
20261310AC	2.782
20261310OR	4.310
20261310OM	4.310



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Natężenie przepływu: 8,5 l/min.

5,7 l/min

20560310	1.560



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

19260603	1.532



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Natężenie przepływu: 6 l/min.

39210302	818



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

39210317	1.053



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

39210303 1.584



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa z automatycznym dozownikiem mydła

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Pojemność zbiornika na mydło: 1600 ml.

39210304 2.110



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

39210305 2.007



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa z automatycznym dozownikiem mydła

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Pojemność zbiornika na mydło: 1600 ml.

39210306 2.533



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

39210319 2.063



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa z automatycznym dozownikiem mydła

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Pojemność zbiornika na mydło: 1600 ml.

39210320 2.590



Elektroniczna bateria naścienna 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Pojemnik na baterie znajduje się wewnątrz samej wylewki. Przyłącze gwintowane męskie G1/2.

39210318 1.575

Brak robót budowlanych

Pojemnik na baterie znajduje się wewnątrz samej wylewki.
Opatentowany system.

AAA
4 x
AAA / LR06
Baterie NIE są dołączone
Długotrwałe: 8 lat



Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa

System dotykowy Touch-tres.

06144701 1.396



Elektroniczna bateria naścienna 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

09217101 1.372



Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami.

5,7 l/min

20261320	2.007
20261320NM	3.111
20261320BM	3.111
20261320AC	3.111
20261320KMB	3.412 n
20261320OR	4.818
20261320OM	4.818
20261320OPM	4.818 n



Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami.

5,7 l/min

20560320	1.772



Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami.

19290603	1.744



Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Z przełącznikiem temperatury przez boczną dźwignię. Natężenie przepływu: 6 l/min.

39210301	1.029



Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami.

39210309	1.264



Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego

06144801 **1.560**

System dotykowy Touch-tres. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami.

Zestawy baterii elektroniczne



Zestaw baterii elektronicznej 1-drożnej umywalkowej

39210391 **1.025**

39210302 - Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa.
134215028 - Zawór spustowy zawsze otwarty do umywalki.
134215024 - Wygięty syfon umywalkowy przegubowy.
134215007 x 1 - Zawór kątowy z filtrem.



Zestaw baterii elektronicznej z systemem wstępnego mieszania do umywalki

39210390 **1.278**

39210301 - Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego.
134215028 - Zawór spustowy zawsze otwarty do umywalki.
134215024 - Wygięty syfon umywalkowy przegubowy.
134215007 x 2 - Zawór kątowy z filtrem.



Zestaw baterii elektronicznej 1-drożnej umywalkowej

39210397 **1.260**

39210317 - Elektroniczna bateria 1-drożna umywalkowa.
134215028 - Zawór spustowy zawsze otwarty do umywalki.
134215024 - Wygięty syfon umywalkowy przegubowy.
134215007 x 1 - Zawór kątowy z filtrem.



Zestaw baterii elektronicznej z systemem wstępnego mieszania do umywalki

39210309 - Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego.
134215028 - Zawór spustowy zawsze otwarty do umywalki.
134215024 - Wygięty syfon umywalkowy przegubowy.
134215007 x 2 - Zawór kątowy z filtrem.

39210399 1.509

Dozowniki mydła



Elektroniczny dozownik mydła do łazienki i kuchni

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Pojemność zbiornika na mydło: 1600 ml.

39274101 1.560
39274101NM 2.416



Wysoki elektroniczny dozownik mydła do łazienki i kuchni

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Pojemność zbiornika na mydło: 1600 ml.

39274102 1.584



Stojak podłogowy z półką i elektronicznym dozownikiem żelu lub mydła

Regulowana wysokość. Do domu, firmy, szkoły lub hotelu.
Pojemność zbiornika na mydło: 1000 ml.

01240850 766



Elektroniczny dozownik żelu lub mydła

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Pojemność zbiornika na mydło: 1000 ml.

01240801 343

Suszarka do rąk



Bateria elektroniczna podtynkowa z czujnikiem do pisuaru

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Z rurą do przystosowania do pisuaru. Materiał: Stal nierdzewna.

01220704 931



Bateria z opróżnianiem elektronicznym naścienna 1-drożna do pisuaru

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Z rurą do przystosowania do pisuaru.

01220703 653

Czujniki WC



Automatyczna suszarka do rąk z gorącym powietrzem

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni.

39274201 1.015
39274201AC 1.015
39274201BL 1.015

Zawory



Zawór mieszający wody ciepłej z zimną

Do umywalek TRESTRONIC, Touch-tres I TEMPO-TRES.

29944601 277



Bateria elektroniczna kuchenna

· Uruchamianie za pomocą czujnika na podczerwień.
· Regulacja temperatury za pomocą pierścienia na korpusie.
· Wężyki elastyczne G3/8.

	23044501	3.168
	23044501NM	4.912
	23044501AC	4.912
	23044501VO	5.386 n
	23044501CA	5.386 n
	23044501OM	7.605
	23044501OPM	7.605



Kuchenna bateria elektroniczna z wyciąganą wylewką i 2 funkcje

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Z regulatorem strumienia i temperatury przez boczny uchwyt.
Materiał: Stal nierdzewna.

	09244501AC	1.734



Bateria elektroniczna kuchenna

Uruchamiany przez czujnik podczerwieni znajdujący się za ujściem wody. Z regulatorem strumienia i temperatury przez boczny uchwyt.

	09244601	1.560



Elektroniczna bateria 1-drożna kuchenna

System dotykowy Touch-tres. Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

	161445	1.636



Bateria elektroniczna kuchenna z systemem mieszania wstępnego

System dotykowy Touch-tres. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami. Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

	161446	1.885

Przestrzeń kuchenna

Armatura kuchenna Tres łączy dopracowany design, ergonomię i zaawansowane rozwiązania techniczne. Płynny obrót, precyzyjna kontrola i trwałe wykończenia zapewniają niezawodne działanie w codziennym, wymagającym użytkowaniu. Wszechstronna gama, która przekształca kuchnię w wydajną przestrzeń o unikalnym charakterze.

382 Baterie jednouchwytowe

388 Do wody filtrowanej

393 Podokienne

393 Z elastyczną wylewką

394 Z wyciąganą wylewką

396 Elektroniczne

397 Dwuuchwytowe

400 Ścienne

403 Przemysłowe

405 Baterie do różnych zastosowań

Kuchnia z charakterem, na jaki zasługuje

System Cold-tres: bateria zawsze otwiera się zimną wodą w centralnym położeniu dźwigni, zmniejszając zużycie energii i wody.

Podstawa jest zintegrowana z korpusem baterii, co ułatwia jej instalację oraz czyszczenie powierzchni.

System blokady Easy-install umożliwia wzmocnione mocowanie baterii za pomocą jednego ruchu.

Nowe modele baterii z opuszczaną wylewką. Całkowita wysokość z opuszczoną wylewką 6 cm.

Uchwyt znajduje się na specjalnej wysokości względem blatu dla zwiększenia wygody użytkowania.

Bateria elektroniczna sterowana czujnikiem podczerwieni, z regulowanym przepływem i temperaturą.

2 rodzaje strumienia (aerator lub efekt prysznica) uruchamianymi za pomocą przycisku.

Wylewka z łączeniem na magnes.

Kuchenna bateria jednouchwytowa do wody zwykłej i filtrowanej. Z systemem dotykowym do wody filtrowanej.

Filtr oczyszczający Seven+: filtruje zanieczyszczenia i wirusy, zapewniając bezpieczniejszą i smaczniejszą wodę.

Duży wybór baterii do wody filtrowanej w specjalnych wykończeniach, w celu dopasowania do pozostałych baterii.

Elektroniczna bateria kuchenna Zen marki Tres została nagrodzona prestiżową nagrodą iF Design Award 2025 – jednym z najbardziej cenionych wyróżnień w świecie designu. Zen wyróżnia się minimalistycznym wyglądem, bezdotykową technologią z czujnikiem podczerwieni oraz ergonomicznym pierścieniem umożliwiającym precyzyjną i komfortową regulację temperatury.

Baterie jednouchwytowe

		Technologia	Wysokość (mm)
	106486 →382		300
	130496 →382		305
	23044002 →382		300
	162435 →382		310
	130336 →382		286
	23044006 →383		337
	23044007 →383		337
	24234101 →383		293
	24244101 →383		268

		Technologia	Wysokość (mm)
	23044003 →383		410
	23044005 →384		424
	162442 →384		350
	21644020, 21644010 →384		378
	183341 →384		351
	169440, 117440 →385		380
	139441, 17044102, 21544101 →385		260
	172440, 17044002 →386		233
	07044802 →386		261
	06944701, 172447, 17044702 →386		352

	Technologia	Wysokość (mm)
21644720, 21644710 →387		338
08333301 →387		300
117333, 17033302, 172333, 21533301 →387		180

Do wody filtrowanej

	Technologia	Wysokość (mm)
23045301 →388		424
23045404, 23045304 →388		333
23045403, 23045303 →389		313
23045402, 23045302 →389		375
23050401, 23050301 →389		263
23050402, 23050302 →389		271

Z uchylną wylewką

	Technologia	Wysokość (mm)
23033503 →393		256
23033502 →393		320
24233401 →393		293

Z elastyczną wylewką

	Technologia	Wysokość (mm)
00648701 →393		455
23048702 →393		469
23048701 →394		469
03048501 →394		548
03049301 →394		564

Z wyciąganą wylewką

		Technologia	Wysokość (mm)
	106437 →394		300
	23043801 →394		417
	23043803 →395		369
	23043802 →395		455
	23043804 →395		461
	06944401, 03044401 →395		300
	03043401 →396		394
	23043840 →396		

Elektroniczne

		Technologia	Wysokość (mm)
	23044501 →396		411
	09244501AC →396		400
	09244601 →396		392
	161445 →397		303

Dwuuchwytowe

		Technologia	Wysokość (mm)
	24234201 →397		256
	123342 →397		286
	24231001 →397		283*
	123310, 123210 →398		270*

	Technologia	Wysokość (mm)
24221501 →398		284*
123214, 123215, 123230 →398		219* 269* 369*
123314, 123315, 123330, 123360 →399		219* 269* 369* 429*
123416 →400		309*
123317, 123217 →400		301*

Do ściany

172318 →400		287*
172317 →400		293*
07032003, 17041802, 17032002 →401		217* 247* 287*
21632010, 21632020, 21632030 →401		182* 242* 281*

	Technologia	Wysokość (mm)
172420, 17033202 →402		305*
172218, 172418, 17031802, 17021802 →402		283*
21642010 →403		277*

Przemysłowe

130495 →403		760
130484 →404		1355
130481 →404		1200

* Długość wylewki

Baterie jednouchwytowe



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

106486	2.110
006486NM	3.276
006486BM	3.276
50648603	3.276
006486OM	5.071



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

130496	1.528
030496NM	2.369
030496BM	2.369
53049603	2.369
030496OM	3.671



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

23044002	1.231
23044002NM	1.908
23044002BM	1.908
23044002AC	1.908
23044002VO	2.096 n
23044002CA	2.096 n
23044002OM	2.956
23044002OPM	2.956



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

162435	1.335
062435NM	2.068
062435BM	2.068
062435AC	2.068
062435OM	3.201



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

130336	1.208
030336BM	1.871
030336AC	1.871



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

29903510

23044006	804
23044006NM	1.246
23044006AC	1.246
23044006VO	1.368 n
23044006CA	1.368 n



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

29903510

23044007	705
23044007NM	1.090
23044007AC	1.090
23044007VO	1.199 n
23044007CA	1.199 n



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

9134591

24234101	1.612
24234101AC	2.500
24234101OR	3.873
24234101LM	2.500



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

9134592

24244101	1.058
24244101AC	1.636
24244101OR	2.533
24244101LM	1.636



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

29902503

23044003	1.105
23044003NM	1.716
23044003BM	1.716
23044003AC	1.716
23044003VO	1.880 n
23044003CA	1.880 n
23044003OM	2.656
23044003OPM	2.656



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

23044005	630
23044005NM	973
23044005AC	973
23044005VO	1.067 n
23044005CA	1.067 n



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

162442	907



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

21644020	461



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

21644010	451



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

183341	630



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

169440 564



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

117440 564



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

139441 428



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

17044102 381



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

21544101 357



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

IA

172440 564



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

IA

17044002 545



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

07044802 545



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

9134288

06944701 512



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

172447 512



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

17044702 512



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

21644720 423



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

21644710 414



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

08333301 846



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

117333 470



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360° IA IA

17033302 428



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360° IA

172333 414



Bateria jednouchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360° IA

21533301 329

Do wody filtrowanej



Dwudrożna bateria jednouchwytowa do wody wodociągowej i filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· Z systemem dotykowym do wody filtrowanej.
· W zestawie filtr na 6 miesięcy filtracji wody (10 000 litrów).
· Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.
· Wężyki elastyczne G3/8.

360° 29902503

23045301 2.515
23045301NM 3.896
23045301AC 3.896
23045301VO 4.277 n
23045301CA 4.277 n
23045301OM 6.035
23045301OPM 6.035



Dwudrożna bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką do wody wodociągowej i filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· Z przyciskiem do wody filtrowanej.
· Materiał: Stal nierdzewna.
· W zestawie filtr na 6 miesięcy filtracji wody (10 000 litrów).
· Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.
· Wężyki elastyczne G3/8.

n 360°

23045404 1.701



Dwudrożna bateria jednouchwytowa do wody wodociągowej i filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· Niezależne zamknięcie i regulacja przepływu.
· W zestawie filtr na 6 miesięcy filtracji wody (10 000 litrów).
· Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.
· Wężyki elastyczne G3/8.

9134592

	23045403	1.810
	23045403NM	2.806



Dwudrożna bateria jednouchwytowa do wody wodociągowej i filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· Niezależne zamknięcie i regulacja przepływu.
· W zestawie filtr na 6 miesięcy filtracji wody (10 000 litrów).
· Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.
· Wężyki elastyczne G3/8.

9134592

	23045402	1.810
	23045402NM	2.806



Bateria jednouchwytowa do wody filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· W zestawie filtr na 6 miesięcy filtracji wody (10 000 litrów).
· Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.
· Wężyki elastyczne G3/8.

29916402

	23050401	1.227
	23050401NM	1.640
	23050401VO	1.753 n
	23050401CA	1.753 n
	23050401OM	2.280
	23050401OPM	2.280



Bateria jednouchwytowa do wody filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· W zestawie filtr na 6 miesięcy filtracji wody (10 000 litrów).
· Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.
· Wężyki elastyczne G3/8.

INOX	23050402	832



Dwudrożna bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką do wody wodociągowej i filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· Z przyciskiem do wody filtrowanej.
· Materiał: Stal nierdzewna.
· Wężyki elastyczne G3/8.

INOX	23045304	1.410



Dwudrożna bateria jednouchwytowa do wody wodociągowej i filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· Niezależne zamknięcie i regulacja przepływu.
· Wężyki elastyczne G3/8.

	23045303	1.260
	23045303NM	1.951

9134592



Dwudrożna bateria jednouchwytowa do wody wodociągowej i filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

· Niezależne zamknięcie i regulacja przepływu.
· Wężyki elastyczne G3/8.

	23045302	1.260
	23045302NM	1.951

9134592



Bateria jednouchwytowa do wody filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

Z elastycznym wężem zasilającym G3/8.

	23050301	757
	23050301NM	1.170
	23050301VO	1.283 n
	23050301CA	1.283 n
	23050301OM	1.810
	23050301OPM	1.810

29916402



Bateria jednouchwytowa do wody filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

Z elastycznym wężem zasilającym G3/8.

INOX	23050302	301

Filtr wykorzystuje w 100% wodę z sieci wodociągowej.

Eliminuje konieczność zakupu wody butelkowanej, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.

Usuwa zanieczyszczenia z wody, zachowując obecne w niej minerały.

Tańsza woda filtrowana prosto z domowego kranu.

Filtr uzdatniający Seven+ marki Tres zapewnia doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami i wirusami obecnymi w wodzie, a także dba o jej dobry smak.

Seven+

- Eliminuje: substancje chemiczne, preparaty farmaceutyczne, metale ciężkie, pestycydy, bakterie, cząstki i wirusy.
- 10 000 litrów skuteczności przy regularnym użytkowaniu.
- Minimalna instalacja wymagająca minimalnej przestrzeni.
- Łatwa wymiana filtra.



Filtr do uzdatniania wody Seven+ 29945302 310
· Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.



Zbiornik z filtrem do uzdatniania wody Seven+ 29945303 602
· W zestawie filtr na 6 miesięcy filtracji wody (10 000 litrów).
· Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.

Złącza umożliwiające adaptację zbiornika i filtra Seven+ do użytku z dowolnym dwudrożnym kranem kuchennym 29945304 268

Z uchylną wylewką



Bateria jednouchwytowa kuchenna z wylewką składaną (podokienna)

· Wężyki elastyczne G3/8.
· Całkowita wysokość z opuszczoną wylewką 6 cm.

29903516

23033503	1.208
23033503NM	1.871
23033503BM	1.871
23033503AC	1.871
23033503VO	2.054 n
23033503CA	2.054 n
23033503OM	2.895
23033503OPM	2.895



Bateria jednouchwytowa kuchenna z wylewką składaną (podokienna)

· Wężyki elastyczne G3/8.
· Całkowita wysokość z opuszczoną wylewką 6 cm.

29903516

23033502	1.105
23033502NM	1.716
23033502BM	1.716
23033502AC	1.716
23033502VO	1.880 n
23033502CA	1.880 n
23033502OM	2.656
23033502OPM	2.656



Bateria jednouchwytowa kuchenna z wylewką składaną (podokienna)

· Wężyki elastyczne G3/8.
· Całkowita wysokość z opuszczoną wylewką 8,7 cm.

9134591

24233401	2.012
24233401AC	3.116
24233401OR	4.827
24233401LM	3.116

Z elastyczną wylewką



Bateria jednouchwytowa z elastyczną wylewką kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

9130190

00648701	2.439
00648701NM	3.779
00648701BM	3.779
00648701AC	3.779



Bateria jednouchwytowa z elastyczną wylewką kuchenna

· Magnetyczny uchwyt na wylewkę.
· Wężyki elastyczne G3/8.

29902503

23048702	1.810
23048702NM	2.806
23048702VO	3.079 n
23048702CA	3.079 n
23048702OM	4.343
23048702OPM	4.343



Bateria jednouchwytowa z elastyczną wylewką kuchenna

· Magnetyczny uchwyt na wylewkę.
· Wężyki elastyczne G3/8.

360°
29902503

23048701	1.659
23048701VO	2.820 n
23048701CA	2.820 n
23048701OM	3.981
23048701OPM	3.981



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

03048501	1.509



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

03049301	1.481

Z wyciąganą wylewką



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°
910719005

106437	2.096
006437NM	3.252
006437BM	3.252
50643703	3.252
006437OM	5.034



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznym, plecionym wężem z poliamidu. Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°
29902506

23043801	1.711



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznym, plecionym wężem z poliamidu. Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

29903516

23043803	1.307
23043803NM	2.026
23043803AC	2.026



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznym, plecionym wężem z poliamidu. Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

29902506

23043802	1.509
23043802NM	2.341
23043802AC	2.341
23043802VO	2.566 n
23043802CA	2.566 n



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznym, plecionym wężem z poliamidu. Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

29903516

23043804	954
23043804NM	1.481
23043804VO	1.626 n
23043804CA	1.626 n



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

9134288

06944401	1.025



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

03044401	1.025



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

100°

29903507

03043401	921



Zestaw do prowadzenia węża wyciąganej baterii kuchennej

23043840	536

Elektroniczne



Bateria elektroniczna kuchenna

· Uruchamianie za pomocą czujnika na podczerwień.
· Regulacja temperatury za pomocą pierścienia na korpusie.
· Wężyki elastyczne G3/8.

DESIGN AWARD 2025

180°

23044501	3.168
23044501NM	4.912
23044501AC	4.912
23044501VO	5.386 n
23044501CA	5.386 n
23044501OM	7.605
23044501OPM	7.605



Kuchenna bateria elektroniczna z wyciąganą wylewką i 2 funkcje

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Z regulatorem strumienia i temperatury przez boczny uchwyt.
Materiał: Stal nierdzewna.

09244501AC	1.734



Bateria elektroniczna kuchenna

Uruchamiany przez czujnik podczerwieni znajdujący się za ujściem wody. Z regulatorem strumienia i temperatury przez boczny uchwyt.

09244601	1.560



Elektroniczna bateria 1-drożna kuchenna

System dotykowy Touch-tres. Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

180° 30°

161445 1.636



Bateria elektroniczna kuchenna z systemem mieszania wstępnego

System dotykowy Touch-tres. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami. Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

180° 30°

161446 1.885

Dwuuchwytowe



Bateria dwuuchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360° 9134282

24234201	1.194
24234201AC	1.847
24234201VO	2.026 n
24234201CA	2.026 n
24234201OR	2.862
24234201LM	1.847



Bateria dwuuchwytowa kuchenna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

123342 428



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 273 mm.

360° 9134282

24231001	1.156
24231001AC	1.791
24231001OR	2.778
24231001LM	1.791



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 258 mm.

123310 390



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Wąski rozstaw. Odległość od ściany: 258 mm.

123210 376



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 273 mm.

24221501 1.180
24221501AC 1.833
24221501OR 2.834
24221501LM 1.833



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Wąski rozstaw krzywek. Odległość od ściany: 207 mm.

123214 381



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Wąski rozstaw krzywek. Odległość od ściany: 257 mm.

123215 390



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Wąski rozstaw krzywek. Odległość od ściany: 357 mm.

9 - 12

123230 404



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 208 mm.

13 - 16

123314 390



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 258 mm.

13 - 16

123315 404



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 358 mm.

13 - 16

123330 423



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 418 mm.

13 - 16

123360 432



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Wąski rozstaw krzywek. Odległość od ściany: 298 mm.

123416 508



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 276 mm.

123317 498



Bateria dwuuchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Wąski rozstaw krzywek. Odległość od ściany: 276 mm.

123217 489

Ścienne



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 273 mm.

172318 592





Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 283 mm

172317 545



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 203 mm.

07032003 503



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 233 mm.

17041802 526



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 273 mm.

17032002 536



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 168 mm.

21632010 432



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 228 mm.

21632020 451



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 268 mm.

13 - 16 | 360° | 29903504

21632030 456



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 293 mm.

13 - 16 | 360°

172420 592



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 293 mm.

13 - 16 | 360°

17033202 592



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Wąski rozstaw. Odległość od ściany: 272 mm.

9 - 12 | 360°

172218 545



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 272 mm.

13 - 16 | 360°

172418 494



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 272 mm.

17031802 512



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Wąski rozstaw. Odległość od ściany: 272 mm.

17021802 489



Bateria jednouchwytowa ścienna kuchenna

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 264 mm.

21642010 494

Przemysłowe



Bateria jednouchwytowa podwójna z wyciąganą wylewką do kuchni przemysłowej

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

130495 2.289



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką do kuchni przemysłowej

130484 1.636

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

360°

9134290



Prysznic wyciągany do kuchni przemysłowej z ujęciem wody na powierzchni zlewu

130481 1.382

Bez dodatków. Do uzupełnienia o baterię na pedał lub baterię jednouchwytową podtynkową.

360°

Bateria na pedał z mieszaczem 2-drożnym 112370 1.156



Wylewka obrotowa do baterii na pedał

112441 202

z linkiem

360°

Bateria na pedał z mieszaczem 2-drożnym 112370 1.156



Bateria na pedał z mieszaczem 2-drożnym

Naciśnięcie pedału powoduje stopniowe zwiększanie temperatury wody, zawsze przy stałym natężeniu przepływu.

112370 1.156

Baterie do różnych zastosowań



Bateria 1-drożna z pokrętłem bocznym do biura lub pralni

Z elastycznym wężem zasilającym G3/8.

123306 263



Bateria naścienna 1-drożna do biura lub pralni

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 287 mm.

123505 202



Bateria naścienna 1-drożna do biura lub pralni

Z wylewką górną. Odległość od ściany: 237 mm.

123506 202

Obiekty publiczne

Armatura zaprojektowana, aby sprostać potrzebom przestrzeni profesjonalnych i intensywnie użytkowanych. Od modeli czasowych dla odpowiedzialnego zużycia wody, po armaturę dostosowaną dla osób o ograniczonej mobilności, rozwiązania dla salonów fryzjerskich czy prysznice do ogrodów i basenów. Funkcjonalność, trwałość i design dopasowany do każdego otoczenia.

408 Baterie zewnętrzne

411 Armatury czasowe

416 Baterie medyczne

418 Baterie fryzjerskie

418 Baterie do różnych zastosowań

420 Krany do beczek na wino

Baterie zewnętrzne



Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

· Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
· Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
· Z przyłączem w podłodze.
· Deszczownia stała z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Bateria do mycia stóp z regulowanym przegubem.
· Wyposażony w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.

INOX 13499505 8.070

29999502 29999501



Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

· Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
· Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
· Z przyłączem w podłodze.
· Deszczownia stała Ø 295 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Bateria do mycia stóp.
· Wyposażony w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.

INOX 13499506 8.070

29999502 29999501



Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

· Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
· Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
· Z przyłączem w podłodze.
· Deszczownia stała Ø 295 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Uchwyt z rączką prysznicową.
· Wyposażony w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.

INOX 13499507 8.549

29999502 29999501



Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

INOX 13499504 8.954

· Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
· Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
· Z przyłączem w podłodze.
· Deszczownia stała ⌀ 295 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Bateria do mycia stóp z regulowanym przegubem.
· Wyposażony w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.

29999502 29999501



Podwójny prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

INOX 13499502 8.422

· Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
· Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
· Z przyłączem w podłodze.
· Dwie deszczownice z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Dwie baterie do mycia stóp z regulowanym przegubem.
· Każda deszczownia wyposażona jest w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.

29999502 29999501



Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

INOX 13499501 7.896

· Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
· Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
· Z przyłączem w podłodze.
· Deszczownia z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
· Bateria do mycia stóp z regulowanym przegubem.
· Wyposażony w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.

29999502 29999501



Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

INOX 13499503 5.255

· Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
· Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
· Przyłącze zewnętrzne z podłączeniem do węża.
· Prysznic górny z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 1-drożnej do użytku zewnętrznego

07099501 1.575

· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.

ABS



Zestaw baterii z przyciskiem czasowym naściennej 1-drożnej do użytku zewnętrznego

01299601 1.372

· Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.

ABS



Bateria naścienna 1-drożna ogrodowa

z perlatorem.

03450101 132



Bateria naścienna 1-drożna z szybkozłączką do węża

03450102 141

Bateria umywalkowa z ogranicznikiem czasu



Bateria czasowa 1-drożna umywalkowa

Zamknięcie automatyczne: 6 sek. Natężenie przepływu: 0,7 l x cykl.

6" 29939601

20511201 597



Bateria czasowa 1-drożna z systemem mieszania wstępnego

Zamknięcie automatyczne: 6 sek. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi wężami. Natężenie przepływu: 0,7 l x cykl.

6" 29939601

20511202 808



Bateria czasowa 1-drożna umywalkowa

Zamknięcie automatyczne: 4,7 sek. Natężenie przepływu: 0,4 l x cykl.

4,7" 29939601

01210303 489



Bateria czasowa 1-drożna umywalkowa

Zamknięcie automatyczne: 5,7 sek. Natężenie przepływu: 0,5 l x cykl.

01210302 470

5,7" 29939601



Bateria czasowa 1-drożna umywalkowa

Przyłącze gwintowane męskie G1/2. Zamknięcie automatyczne: 4,5 sek. Natężenie przepływu: 0,5 l x cykl.

21210301 306

4,5"



Bateria czasowa 1-drożna umywalkowa

Przyłącze gwintowane męskie G1/2. Zamknięcie automatyczne: 10,8 sek. Natężenie przepływu: 1,2 l x cykl.

112103 517

10,8"



Bateria czasowa naścienna 1-drożna umywalkowa

Przyłącze gwintowane męskie G1/2. Zamknięcie automatyczne: 6 sek. Natężenie przepływu: 0,5 l x cykl.

01210002 418

6" 29939601



Bateria czasowa naścienna 1-drożna umywalkowa

Przyłącze gwintowane męskie G1/2. Zamknięcie automatyczne: 6 sek. Natężenie przepływu: 0,5 l x cykl.

01210003 432

6" 29939601



Bateria czasowa naścienna 1-drożna umywalkowa

Przyłącze gwintowane męskie G1/2. Zamknięcie automatyczne: 4 sek. Natężenie przepływu: 0,8 l x cykl.

21210001 226

4"



Bateria czasowa naścienna 1-drożna umywalkowa

Przyłącze gwintowane męskie G1/2. Zamknięcie automatyczne: 14 sek. Natężenie przepływu: 1,5 l x cykl.

112100 428

14"

Bateria do pisuaru z ogranicznikiem czasowym



Bateria z opróżnianiem czasowym naścienna 1-drożna do pisuaru

Przyłącze gwintowane męskie G1/2. Zamknięcie automatyczne: 6 sek. Natężenie przepływu: 0,7 l x cykl.

01220002 400

6" 29939601



Bateria czasowa naścienna 1-drożna do pisuaru

Z rurą do przystosowania do pisuaru. Zamknięcie automatyczne: 5 sek. Natężenie przepływu: 1,5 l x cykl.

21220001 202

5"



Bateria czasowa naścienna 1-drożna do pisuaru

Przyłącze gwintowane męskie G1/2. Zamknięcie automatyczne: 4,8 sek. Natężenie przepływu: 0,9 l x cykl.

112200 447

4,8"



Bateria z opróżnianiem czasowym podtynkowa 1-drożna do pisuaru

Korpus podtynkowy w zestawie. Przyłącze gwintowane G1/2.
Zamknięcie automatyczne: 4 sek. Natężenie przepływu: 0,7 l x cykl.

4"

01220801 404



Czasowy zawór spustowy ścienny na jedną wodę do toalety

Przyłącze gwintowane męskie G3/4. Wyjście wody do rury 26x28.
Zamknięcie automatyczne: 3,5 sek. Natężenie przepływu: 5,3 l x cykl.

3,5"

112205 522



Rura spustowa do baterii czasowej naściennej do pisuaru

13420503 334

Bateria prysznicowa z ogranicznikiem czasu



Bateria czasowa naścienna 1-drożna prysznicowa

Zamknięcie automatyczne: 15 sek. Natężenie przepływu: 16 l/min.

15"

112167 517



Zestaw baterii z przyciskiem czasowym naściennej 1-drożnej prysznicowej

Automatyczny regulator przepływu wbudowany w baterię.
Natężenie przepływu: 8-10 l/min.

112161 1.062



Zestaw baterii z przyciskiem czasowym z przełącznikiem temperatury prysznicowy

Automatyczny regulator przepływu wbudowany w baterię. Natężenie przepływu: 8-10 l/min. Regulacja rozstawu kolan wejście-wyjście, w komplecie zawory przeciwpowrotne.

112163 2.331



Deszczownia ścienna prysznicowa z rurą przyłączeniową

Z rurą przyłączeniową. Automatyczny regulator przepływu wbudowany w baterię. Natężenie przepływu: 8-10 l/min.

11216150 658



Bateria czasowa natynkowa z regulacją temperatury prysznicowa

Regulacja rozstawu kolan wejście-wyjście, w komplecie zawory przeciwpowrotne. Natężenie przepływu: 16 l/min.

112162 2.087



Bateria czasowa podtynkowa 1-drożna prysznicowa

Wejście i wyjście gwintowane G3/4. Natężenie przepływu: 20 l/min.

112178 475



Bateria czasowa podtynkowa 1-drożna prysznicowa

Wejście i wyjście gwintowane G1/2. Natężenie przepływu: 16 l/min.

112177 404



Bateria czasowa podtynkowa z przełącznikiem temperatury prysznicowa

2 wejścia wody i 1 ujście gwintowane G1/2.

01217901 3.168



Deszczownia naścienna prysznicowa odporna na zniszczenia

Automatyczny regulator przepływu wbudowany w baterię.
Natężenie przepływu: 6 l/min.

13416803 517



Deszczownia ścienna prysznicowa

Automatyczny regulator przepływu wbudowany w baterię.
Natężenie przepływu: 8-10 l/min. Przyłącze gwintowane męskie G1/2.

13416703 404

Baterie medyczne



Bateria jednouchwytowa medyczna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

2161030111 489



Bateria jednouchwytowa medyczna Cold-tres

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

2161041011BR1 503



Bateria jednouchwytowa medyczna naścienna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 268 mm.

2163200311 823



Bateria jednouchwytowa medyczna naścienna

Z wylewką dolną. Odległość od ściany: 273 mm.

17231811 1.006



Bateria jednouchwytowa medyczna

Z elastycznymi wężami zasilającymi G3/8.

17233311 776



Dźwignia medyczna do baterii jednouchwytowych

Do nr ref.: 17231811, 17233311.

9134011 226



Bateria jednouchwytowa medyczna ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Przegubowy uchwyt do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

2151671011 630

29903504



Bateria termostatyczna naścienna wannowa z ergonomicznymi dźwigniami

Bez dodatków. Odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi.

19026410 1.180



Bateria termostatyczna naścienna wannowa i prysznicowa

Bez dodatków. Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu. Odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi.

19027410 1.485

Baterie fryzjerskie



Bateria jednouchwytowa fryzjerska do mycia włosów

172450 653

Baterie do różnych zastosowań



Bateria 1-drożna umywalkowa

Z elastycznym wężem zasilającym G3/8.

06250301 230



Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

06260301 240



Bateria 1-drożna z uchwytem bocznym do biura lub pralni

21530601 89

Z przyłączem gwintowanym męskim G1/2.



Bateria naścienna 1-drożna do biura lub pralni

21550601 99

Z przyłączem gwintowanym męskim G1/2.



Bateria naścienna 1-drożna do biura lub pralni

21552001 80

Z przyłączem gwintowanym męskim G1/2. Wylewka 66 mm.



Bateria naścienna 1-drożna do biura lub pralni

21552002 99

Z przyłączem gwintowanym męskim G1/2. Wylewka 106 mm.



913428810

Jednouchwytowa bateria jednokierunkowa wpuszczana w powierzchnię

03416101 404



Bateria 1-drożna umywalkowa
Z elastycznym wężem zasilającym G3/8.

	21150301	545
	21150301NM	841
	21150301BM	841
	21150301AC	841
	21150301KM	841
	21150301KMB	921
	21150301OR	1.302
	21150301OM	1.302
	21150301OPM	1.302

Krany do beczek na wino



Krany do wina № 1/N
3/8" G.

001000 202



Krany do wina № 1/N
1/2" G.

001001 202



Krany do wina № 1/C

001010 216



Krany do wina № 2/N

002000 273

Krany do wina № 2/C

002010 301



Krany do wina № 3/N

003000 376



Krany do wina № 3/C

003010 414



Krany do wina № 5

005010 179



Dodatki do baterii

Aby zakończyć instalację armatury, znajdziesz tu niezbędne elementy uzupełniające. Wszystko, co potrzebne do konfiguracji łazienki: syfony do umywalek lub wanien, odpływy, aeratory czy zawory do małych umywalek. Rozwiązania zaprojektowane, by zapewnić wydajność, łatwą konserwację i trwałość.

424 Zawory i spusty

433 Syfony

436 Zawory kątowe

438 Złącza kątowe

439 Wylewki

442 Rozety

443 Mimośrody

445 Wc systems

450 Tres cleaner

Zawory Simple-rapid do umywalki



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki

Pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek Ø 63 mm. Simple-rapid łatwa instalacja.

24284001	244	
24284001NM	381	
24284001BM	381	
24284001AC	381	
24284001KM	381	
24284001KMB	418	
24284001VO	418	n
24284001CA	418	n
24284001GR	418	n
24284001OR	592	
24284001OM	592	
24284001OPM	592	
24284001LM	381	



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki z opcją zawsze otwartą

Zawiera adapter, który umożliwia pozostawienie korka zawsze otwartego. Pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu.

24284010	263	
24284010NM	404	
24284010BM	404	
24284010AC	404	
24284010KM	404	
24284010KMB	447	
24284010VO	447	n
24284010CA	447	n
24284010GR	447	n
24284010OR	630	
24284010OM	630	
24284010OPM	630	
24284010LM	404	



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki

Pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek Ø 40 mm. Simple-rapid łatwa instalacja.

24284002	230	
24284002NM	357	
24284002BM	357	
24284002AC	357	
24284002KM	357	
24284002KMB	395	
24284002VO	395	n
24284002CA	395	n
24284002GR	395	n
24284002OR	555	
24284002OM	555	
24284002OPM	555	
24284002LM	357	



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki z opcją zawsze otwartą

Zawiera adapter, który umożliwia pozostawienie korka zawsze otwartego. Pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu.

24284020	244	
24284020NM	381	
24284020BM	381	
24284020AC	381	
24284020KM	381	
24284020KMB	418	
24284020VO	418	n
24284020CA	418	n
24284020GR	418	n
24284020OR	592	
24284020OM	592	
24284020OPM	592	
24284020LM	381	



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki

Pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 63,5 mm. Simple-rapid łatwa instalacja.

161840 221



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki

Pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 40 mm. Simple-rapid łatwa instalacja.

162840 169



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki

Pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek Ø 63 mm. Simple-rapid łatwa instalacja.

13454010 127

Zawory do umywalki bez przelewu



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 66 mm.

13454060 127



Zawór spustowy zawsze otwarty do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Korek: Ø 72 mm.

13424020 146



Zawór spustowy zawsze otwarty do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Korek: Ø 72 mm.

13424010 118



Zawór spustowy zawsze otwarty do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Korek: Ø 72 mm.

13424030 122



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 66 mm.

13454030 193



Zawór spustowy zawsze otwarty do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Korek: Ø 71 mm.

134215028 94



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 37 mm.

13454050 113



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 37 mm.

13454070 89



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 37 mm.

134215026 66

Zawory do umywalki z przelewem



Zawór spustowy Click-clack do umywalki z przelewem

Z przelewem. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 66 mm.

13454160 127



Zawór spustowy Click-clack do umywalki z przelewem

Z przelewem. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 37 mm.

13454110 113



Zawór spustowy Click-clack do umywalki z przelewem

Z przelewem. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 37 mm.

13454190 89



Zawór spustowy Click-clack do umywalki z przelewem

134215025 94

Z przelewem. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 37 mm.



Zawór spustowy automatyczny do umywalki z przelewem

13474310 89

Z przelewem. Korek: Ø 39 mm.

Zawór spustowy z korkiem i łańcuszkiem do umywalki z przelewem

13474320 85

Łańcuszek 250 mm.



Zawór spustowy z korkiem i łańcuszkiem do umywalki bez przelewu

13474330 85

Łańcuszek 250 mm.



Sitko do odpływu z zestawem montażowym z łańcuszkiem i zatyczką do umywalki, bidetu i zlewu

13463910 66

Łańcuszek 240 mm.



Sitko do odpływu z łańcuszkiem i zatyczką do umywalki, bidetu i zlewu

Łańcuszek: 450 mm. Filtr: Ø 70 mm. Metalowa zatyczka.

	03474601	160
	03474601AC	249
	03474601OR	385
	03474601OM	385
	03474601LM	249

Akcesoria do zaworów



Dystans pod zawór spustowy

Do umywalek nablatowych. Średnica: Ø 65 mm. Wysokość: 35 mm.

	916110348	183



Dystans pod zawór spustowy

Do umywalek nablatowych. Średnica: Ø 63 mm. Wysokość: 12 mm.

	13463310	71



Korek do zaworu spustowego Click-clack

Funkcja Click-clack. Korek: Ø 63,5 mm. Do nr ref.: 161840.

	916184060	141



Adapter do umywalek szklanych lub ze stali nierdzewnej bez przelewu

Z przelewem. Rura elastyczna: 320 mm.

	13463450	118

Odpływy natryskowe lub wannowe



Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem

Korek: Ø 72 mm. Rura elastyczna: maks. 680 mm.

13453420	160
03453420NM	249
03453420BM	249
03453420AC	249
03453420KM	249
03453420KMB	273
03453420VO	273 n
03453420CA	273 n
03453420GR	273 n
03453420OR	385
03453420OM	385
03453420OPM	385
03453420LM	249



Zawór spustowy okrągły Click-clack do wanny z napełnianiem przez kaskadę i przelewem

Korek: Ø 70 mm. Rura elastyczna: maks. 980 mm.

13453430	348
03453430NM	536
03453430BM	536
03453430AC	536
03453430KM	536
03453430KMB	592
03453430VO	592 n
03453430CA	592 n
03453430GR	592 n
03453430OR	832
03453430OM	832
03453430OPM	832
03453430LM	536



Zawór spustowy kwadratowy Click-clack do wanny z napełnianiem przez kaskadę i przelewem.

Korek: Ø 70 mm. Rura elastyczna: maks. 980 mm.

13453440	479
03453440NM	743
03453440AC	743
03453440OR	1.147
03453440OM	1.147



Zawór spustowy automatyczny do wanny z przelewem

Z przelewem. Zawór spustowy może być otwierany i zamykany poprzez obracanie pokrętła na przelewie. Korek: Ø 43 mm. Rura elastyczna: maks. 680 mm.

13453410	174



Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem

Z gniazdem spustowym wody do zestawu zbiornikowego. Korek Ø 72 mm.

134445	503



Spust syfonowy z możliwością sprawdzania do brodzika

Z wbudowanym syfonem. Korek: Ø 118 mm. Wydajność spustu: 62 l/min.

104841	212



Zawór spustowy Click-clack do wanny

Funkcja Click-clack. Korek: Ø 70 mm.

13474010	99
13474010NM	155
13474010BM	155
13474010AC	155
13474010KM	155
13474010KMB	169
13474010VO	169 n
13474010CA	169 n
13474010GR	169 n
13474010OR	240
13474010OM	240
13474010OPM	240



Zawór spustowy Click-clack z ukrytym korkiem do wanny

Funkcja Click-clack. Korek: Ø 36 mm.

134215027	71



Wpust syfonowy do brodzika z możliwością sprawdzania
Nie wymaga syfonu. Materiał: Mosiądz

03474007 127



Idealny do brodzików prysznicowych w zabudowie

Minimalna głębokość
Nie wymaga syfonu
Eliminuje nieprzyjemne zapachy
Do inspekcji
Wykonane z mosiądzu



Spust do umywalki lub podobnych
Korek: Ø 72 mm.

13474020 47



Sitko do odpływu z zestawem montażowym z łańcuszkiem i zatyczką do wanny
Łańcuszek: 450 mm. Filtr: Ø 70 mm. Metalowa zatyczka.

03474501 202
03474501AC 310
03474501OR 602
03474501OM 602
03474501LM 310

Syfon teleskopowy kwadratowy z odpływem do umywalki z możliwością rewizji





10710342	1.006
10710342NM	1.560
10710342BM	1.560
10710342AC	1.560
10710342KM	1.560
10710342KMB	1.711
10710342VO	1.711 (n)
10710342CA	1.711 (n)
10710342GR	1.711 (n)
10710342OR	2.416
10710342OM	2.416
10710342OPM	2.416

Syfon teleskopowy okrągły z odpływem do umywalki z możliwością rewizji





16110342	855
16110342NM	1.325
16110342BM	1.325
16110342AC	1.325
16110342KM	1.325
16110342KMB	1.452
16110342VO	1.452 (n)
16110342CA	1.452 (n)
16110342GR	1.452 (n)
16110342OR	2.054
16110342OM	2.054
16110342OPM	2.054

Syfon teleskopowy typu „butelka” do umywalki z możliwością rewizji





13463430	160
03463430NM	371
03463430BM	371
03463430AC	371
03463430KM	371
03463430KMB	423
03463430VO	423 (n)
03463430CA	423 (n)
03463430GR	423 (n)
03463430OR	1.147
03463430OM	1.147
03463430OPM	1.147
03463430LM	371

Syfon teleskopowy z regulacją do umywalki





13463820	169
03463820NM	390
03463820BM	390
03463820AC	390
03463820KM	390
03463820KMB	470
03463820VO	470 (n)
03463820CA	470 (n)
03463820GR	470 (n)
03463820OR	1.222
03463820OM	1.222
03463820OPM	1.222
03463820LM	390





Syfon teleskopowy kolankowy do umywalki

16110362 912





Syfon teleskopowy do umywalki

13463420 315
13463420NM 489





Syfon teleskopowy do umywalki

13463410 216
13463410NM 334





Syfon teleskopowy typu „butelka” do bidetu z możliwością kontroli

13463440 118





Syfon teleskopowy obrotowy do umywalki

Obrotowa rura wylotowa. Idealna do każdej instalacji.

13463810 113



Syfon teleskopowy obrotowy do umywalki

Obrotowa rura wylotowa. Idealna do każdej instalacji.



134215024	80



Przedłużka do syfonu teleskopowego typu „butelka”

Długość: 200 mm.



913463320	75
913463320NM	118
913463320BM	118
913463320AC	118
913463320KM	118
913463320KMB	127
913463320VO	127 n
913463320CA	127 n
913463320GR	127 n
913463320OR	301
913463320OM	301
913463320OPM	301
913463320LM	118



Rura zbrojona elastyczna do syfonu teleskopowego typu „butelka”

Długość: 300 mm.



913463330	61



Rura zbrojona elastyczna spustowa

913463250	89



Syfon z PVC wannowy

13463460	24

Zawory



Zawór kątowy z filtrem
R.1/2" - R.3/8"

9134525 80
9134525NM 127





Zawór kątowy z filtrem
R.1/2" - R.1/2"

29952505 80





Zawór kątowy

13474220 80



Zawór kątowy
z ceramicznymi dyskami

13474210 66



Zawór odcinający podtynkowy
Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

00715501 447
00715501NM 696
00715501BM 696
00715501AC 696
00715501OR 1.076
00715501OM 1.076



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

107511	484



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

06115501	418
06115501NM	649
06115501BM	649
06115501AC	649
06115501KM	649
06115501KMB	710
06115501VO	710 n
06115501CA	710 n
06115501GR	710 n
06115501OR	1.001
06115501OM	1.001
06115501OPM	1.001



Zawór odcinający podtynkowy

Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".

06151101	456
06151101NM	710
06151101BM	710
06151101AC	710
06151101KM	710
06151101KMB	780
06151101VO	780 n
06151101CA	780 n
06151101GR	780 n
06151101OR	1.100
06151101OM	1.100
06151101OPM	1.100

Przedłużka 2 cm do zaworu odcinającego

Do nr ref.: 107511, 06115501xx, 06151101xx.

29915501	188

Przedłużka 2 cm do zaworu odcinającego

Do nr ref.: 00715501xx.

29915502	188
29915502NM	291
29915502BM	291
29915502AC	291
29915502OR	451
29915502OM	451



Zawór mieszający wody ciepłej z zimną

Do umywalek TRESTRONIC, Touch-tres I TEMPO-TRES.

29944601	277

Złącza kątowe i przedłużające



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego w podłodze do baterii wannowej

2 sztuki z uchwytem stałym do słuchawki prysznicowej.

161194	1.560
161194NM	2.416
161194AC	2.416
161194OM	3.741
161194OPM	3.741



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego w podłodze do baterii wannowej

2 pionowe kolumny doprowadzająca wodę do podłogi.

24219403	1.763
24219403AC	2.726
24219403OR	4.225
24219403LM	2.726



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego na brzegu wanny do baterii wannowej

2 sztuki z tłumikami drgań w komplecie

29987002	635



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego na brzegu wanny do baterii wannowej

2 sztuki z tłumikami drgań w komplecie

29987001	573
29987001NM	888
29987001AC	888
29987001OM	1.377
29987001OPM	1.377



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego na brzegu wanny do baterii wannowej
2 sztuki z tłumikami drgań w komplecie

24287101	776
24287101AC	1.199
24287101OR	1.857
24287101LM	1.199



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego na brzegu wanny do baterii wannowej
2 sztuki z tłumikami drgań w komplecie

134871 512



Przyłącze wody do montażu wolnostojącego na brzegu wanny do baterii wannowej
2 sztuki z tłumikami drgań w komplecie

134870 447



Uniwersalne przyłącze kolankowe do słuchawki prysznicowej.
(Nr Katalog.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)

913414580 216

Wylewki



Wylewka stała z wyjściem wody w formie kaskady z montażem na krawędzi wanny
Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Wbudowany przełącznik funkcji.

18718250 1.852



Wylewka stała z wyjściem wody w formie kaskady z montażem na krawędzi wanny

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Wbudowany przełącznik funkcji.

16216150	1.584



Wylewka stała naścienna z wyjściem wody w formie kaskady

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Z przyłączem w ścianie regulowanym na głębokość. Korpus podtynkowy w zestawie.

107181	1.006



Wylewka stała naścienna z wyjściem wody w formie kaskady

Wylewka z kaskadowym wypływem wody. Z przyłączem w ścianie regulowanym na głębokość. Korpus podtynkowy w zestawie.

20718107	804
20718107NM	1.246
20718107BM	1.246
20718107AC	1.246
20718107OR	1.932
20718107OM	1.932



Wylewka stała naścienna

Z przyłączem w ścianie regulowanym na głębokość. Korpus podtynkowy w zestawie.

21018107	512
21018107NM	794
21018107BM	794
21018107AC	794
21018107KM	794
21018107KMB	874
21018107VO	874 n
21018107CA	874 n
21018107GR	874 n
21018107OR	1.231
21018107OM	1.231
21018107OPM	1.231



Wylewka stała naścienna

Z przyłączem w ścianie regulowanym na głębokość. Korpus podtynkowy w zestawie.

26218004	512
26218004NM	794
26218004BM	794
26218004AC	794
26218004KM	794
26218004KMB	874
26218004VO	874 n
26218004CA	874 n
26218004GR	874 n
26218004OR	1.231
26218004OM	1.231
26218004OPM	1.231



Wylewka stała naścienna

Z przyłączem w ścianie regulowanym na głębokość. Korpus podtynkowy w zestawie.

22218101	541 n
22218101NM	837 n
22218101BM	837 n
22218101AC	837 n
22218101KMB	921 n
22218101CA	921 n
22218101OM	1.297 n



Wylewka stała naścienna

Z przyłączem w ścianie regulowanym na głębokość. Korpus podtynkowy w zestawie.

22118101	541
22118101NM	837
22118101BM	837
22118101AC	837
22118101KM	837
22118101KMB	921
22118101VO	921
22118101CA	921
22118101GR	921
22118101OM	1.297
22118101OPM	1.297



Wylewka stała naścienna

Z gwintowanym przyłączem wody w ścianie G1/2. Długość: 160 mm. To nie jest cześć zamienna. Nie jest kompatybilny z niepodzielnymi instalacjami podtynkowymi.

16117002	512



Wylewka stała naścienna

Z gwintowanym przyłączem wody w ścianie G1/2. Długość: 210 mm. To nie jest cześć zamienna. Nie jest kompatybilny z niepodzielnymi instalacjami podtynkowymi.

06117202	545



Wylewka stała naścienna

Z gwintowanym przyłączem wody w ścianie G1/2. Długość: 250 mm. To nie jest cześć zamienna. Nie jest kompatybilny z niepodzielnymi instalacjami podtynkowymi.

16117102	583



Wylewka obrotowa naścienna

Typ rurowy. Długość: 237 mm.

360°

134302 277



Wylewka obrotowa naścienna

Typ rurowy. Długość: 287 mm.

360°

134303 296

Rozety



Rozeta

Materiał: Mosiądz.

913474410 28



Rozeta okrągła

Materiał: Mosiądz.

913474430 47



Rozeta okrągła

Materiał: Mosiądz.

913474420 28



Rozeta do mimośrodów specjalnych
Materiał: Mosiądz. Ø 70 mm.

9134781 28



Rozeta do mimośrodów specjalnych
Materiał: Mosiądz. Ø 80 mm.

9134784 42





Rozeta do mimośrodów specjalnych
Materiał: Mosiądz. Ø 100 mm.

9134788 61

Mimośrody



Mimośród z tłumikiem do przesuwania ujęcia wody w baterii
Przyłącze gwintowane męskie: 1/2". Odstęp: 7,5 mm. 13,5 - 16,5 mm.

9134779 52



Mimośród z tłumikiem do przesuwania ujęcia wody w baterii
Przyłącze gwintowane męskie: 1/2". Odstęp: 25 mm. 10 - 20 mm.

9134780 71



Mimośród do przesuwania ujęcia wody w baterii

9134787 66

Przyłącze gwintowane męskie: 1/2". Odstęp: 35 mm. 8 - 22 mm.
Zgodność z kwiatem nr ref.: 9134788



Mimośród z tłumikiem do przesuwania ujęcia wody w baterii

9134786 61

Przyłącze gwintowane męskie: 1/2". Odstęp: 15 mm. 12 -18 mm.

Termostatyczny zawór



Termostatyczny zawór wielostanowiskowy

20725001 804

· Filtry na wejściu wody.
· Z zaworami jednokierunkowymi na wejściach wody.
· Idealne do przestrzeni publicznych, w których chcemy uzyskać stałą temperaturę wody.

- Mosiężny korpus.
- Obniżają zużycie energii i wody w obiegach recyrkulacji.
- Zwiększają objętość ciepłej wody, ponieważ przy wylocie wody z podgrzewacza dodawana jest zimna woda.
- Bezpieczeństwo: zapobiegają poparzeniom gorącą wodą.

Instalacja zwykła



Instalacja z recyrkulacją



WC Systems

Przycisk spłukujący



Przycisk podwójnego spłukiwania do WC

n

25429801	917
25429801NM	1.419
25429801BM	1.419
25429801AC	1.419
25429801KM	1.419
25429801KMB	1.560
25429801VO	1.560
25429801CA	1.560
25429801GR	1.560
25429801OR	2.200
25429801OM	2.200
25429801OPM	2.200



Przycisk podwójnego spłukiwania do WC

n

25429802	917
25429802NM	1.419
25429802BM	1.419
25429802AC	1.419
25429802KM	1.419
25429802KMB	1.560
25429802VO	1.560
25429802CA	1.560
25429802GR	1.560
25429802OR	2.200
25429802OM	2.200
25429802OPM	2.200

Mechanizmy napełniania



Mechanizm napełniania zbiornika toalety

· Monoblock z napełnianiem dolnym.
· Wejście wody G3/8 ze złączką mosiężną.
· Z łatwą i szybką regulacją poziomu wody.
· Z łatwo dostępnym filtrem.
· Ekstra cichy. Tylko 16 db.
· Szybkie napełnianie: 5,2 l. (5 barów)
· Regulacja górna.

25477001	66



Mechanizm napełniania zbiornika toalety

· Z napełnianiem dolnym lub bocznym.
· Wejście wody boczne lub dolne w zależności od umiejscowienia mosiężnej złączki.
Wejście wody G3/8 ze złączką mosiężną.
· Filtr na wejściu wody.
· Z łatwą i szybką regulacją poziomu wody.
· Regulacja górna.

25477007	71



Mechanizm napełniania zbiornika toalety

25477002 61

· Z napełnianiem dolnym.
· Wejście wody G3/8 ze złączką mosiężną.
· Filtr na wejściu wody.
· Z regulacją poziomu wody.
· Regulacja górna.



Mechanizm napełniania zbiornika toalety

25477004 47

· Z napełnianiem bocznym.
· Mocowanie boi za pomocą mosiężnego pręta.
Wejście wody G3/8 ze złączką mosiężną.
· Filtr na wejściu wody.



Mechanizm napełniania zbiornika toalety

25477003 52

· Z napełnianiem dolnym.
· Mocowanie boi za pomocą mosiężnego pręta.
Wejście wody G3/8 ze złączką mosiężną.
· Filtr na wejściu wody.
· Z regulacją poziomu wody.

Mechanizm zrzutu



Mechanizm zrzutu zbiornika toalety

25477012 66

· Zrzut jednorazowy.
· Uruchamianie górne.
· Uniwersalny mechanizm z przyciskiem.
· Przycisk zrzutu jednorazowego.
· Regulacja wysokości przelewu.
· Zakres regulacji dla zrzutu.
· Z uszczelką silikonową.



Mechanizm zrzutu zbiornika toalety

25477009 80

· Podwójny zrzut.
· Uruchamianie górne lub boczne
· Uniwersalny mechanizm z podwójnym przyciskiem.· Przycisk zrzutu całkowitego i przycisk zrzutu częściowego.
· Regulacja wysokości przelewu.
· Z uszczelką silikonową.



Mechanizm zrzutu zbiornika toalety

25477005 71

· Podwójny zrzut.
· Uruchamianie górne.
· Uniwersalny mechanizm z podwójnym przyciskiem.
· Przycisk zrzutu całkowitego i przycisk zrzutu częściowego.
· Duża prędkość zrzutu
· Z uszczelką silikonową.

Kompletny mechanizm napełniania zbiornika toalety

25477091 197

25477001 - Mechanizmy napełniania
25477009 - Mechanizm zrzutu
25477006 - Uszczelka łącznika
25477008 - Śruby mocujące zbiornik
25477013 - Korek do zbiornika

Kompletny mechanizm napełniania zbiornika toalety

25477092 202

25477007 - Mechanizmy napełniania
25477009 - Mechanizm zrzutu
25477006 - Uszczelka łącznika
25477008 - Śruby mocujące zbiornik
25477013 - Korek do zbiornika

Uszczelka łącznika

25477006 14

Materiał: Pianka. Wymiary: 106x65x16 mm.



Uszczelka silikonowa

25477010 14

Wymiary: 65x42x2 mm.



Śruby mocujące zbiornik do toalety

25477008 24

Drążek gwintowany

25477011 19

2 sztuk



Korek do zbiornika

25477013 19



Tres Cleaner

Najbardziej polecany do czyszczenia metalowych i błyszczących powierzchni kranów

Nabłyszcza powierzchnie

Usuwa ślady palców

Odpycha brud
Usuwa kamień

Działanie antystatyczne

Przy otwartej dyszy płyn jest rozpraszany drobnym strumieniem, który dociera do większych powierzchni,jak ścianki prysznicowe i lustra.



Przy zamkniętej dyszy, aktywna piana czyszcząca przylega do brudu i działa na niego znacznie silniej, umożliwiając głębsze czyszczenie.



Środek do czyszczenia baterii

Tres Cleaner. Środek do czyszczenia baterii łazienkowych i kuchennych 134100106 80

· Nabłyszcza powierzchnie.
· Usuwa ślady palców
· Odpycha brud.
· Usuwa kamień.
· Działanie antystatyczne.
· 750 ml.

Pojemnik na 12 sztuk. Tres Cleaner. Środek do czyszczenia baterii łazienkowych i kuchennych 134100106CB12 870

· Nabłyszcza powierzchnie.
· Usuwa ślady palców
· Odpycha brud.
· Usuwa kamień.
· Działanie antystatyczne.
· 750 ml.

Kompletny zestaw do konserwacji i czyszczenia deszczownic i baterii 134100108 160

Tres Cleaner 750 ml. + Teleskopowy uchwyt do czyszczenia

Pojemnik na 16 sztuk. Kompletny zestaw do konserwacji i czyszczenia deszczownic i baterii 13410010816 2.444

Tres Cleaner 750 ml. + Teleskopowy uchwyt do czyszczenia

Załącznik

454 Zalecana instalacja

456 Części zamienne

460 Spis numerów katalogowych

472 Ogólne warunki sprzedaży

Zalecana instalacja



Odpływy natryskowe lub wannowe

Baterie z dwoma wyjściami wody mogą być używane jednocześnie pod warunkiem, że odpływ jest do tego przystosowany.

Doprowadzenie wody

Natężenie przepływu w każdym produkcie może wymagać innego ciśnienia, ale wystarczające będzie ciśnienie dynamiczne od 2 do 3 barów. Ciśnienie dynamiczne mierzy się przy otwartej baterii.



Odwiedź naszą stronę internetową, aby znaleźć więcej części zamiennych i rysunków technicznych

	Perlator Cascade SLC 24 Wtyk	9134673 9134673503	28 66
	Perlator 18 Wtyk	9262503	33
	Perlator Cascade SLC 22 żeńskie	9134672	28
	Perlator 24 Wtyk; przytrzymanie «C»	29966310	24
	Perlator 28 Wtyk	9134674	28
	Ukryty prostokątny aerator + zawór	9106006	47
	Perlator zniwelowany 24 Wtyk	29961001	24
	Perlator zniwelowany 16 Wtyk. Natężenie przepływu: 8 l/m.	29961002	28
	Perlator 16 Wtyk. Natężenie przepływu: 5 l/m.	29961005	28
	Perlator z kluczem. 16,5 Wtyk + klucz	9134665	33
	Perlator z kluczem. 16,5 Wtyk + klucz	9134666	33
	Perlator gwintowany. 24 Wtyk + klucz	9134668	28
	Perlator gwintowany i obracany. 24 Wtyk + klucz	29961006	33
	Perlator z przegubem kulowym, kompletny. 24 Wtyk + klucz	9107672	71
	Perlator z przegubem kulowym. 22	9134577	33
	Perlator z przegubem kulowym. 24	9134677	33

	Ogranicznik przepływu. 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 6 l/min.	91346826	28
	Ogranicznik przepływu. 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 8 l/min.	9134682	47
	Ogranicznik przepływu. 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 5 l/min.	91346825	42
	Perlator + Tuleja. 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 5 l/min.	23461305	42
	Ogranicznik przepływu. 22 Żeńska. Natężenie przepływu: 6 l/min.	91346816	28
	Ogranicznik przepływu. 22 Żeńska. Natężenie przepływu: 8 l/min.	9134681	42
	Ogranicznik przepływu. 22 Żeńska. Natężenie przepływu: 5 l/min.	91346815	42
	Perlator. 24 Żeńska + Tuleja. Natężenie przepływu: 4,5 l/min.	23466205	28
	Perlator zniwelowany 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 4,5 l/min.	23461015	28
	Perlator zniwelowany 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 3,8 l/min.	23461013	28
	Perlator gwintowany. 24 Wtyk + Tuleja. Natężenie przepływu: 1,9 l/min.	23466001	28
	Perlator zniwelowany. 16,5 Wtyk. Natężenie przepływu: 4,5 l/min.	23461050	28
	Perlator zniwelowany. 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 4,5 l/min.	23444005	33
	Perlator zniwelowany. 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 3,8 l/min.	23461303	28
	Perlator zniwelowany. 24 Wtyk. Natężenie przepływu: 1,9 l/min.	23461301	28
	Perlator. 24 Żeńska + Tuleja. Natężenie przepływu: 3,8 l/min.	23466203	28
	Perlator zniwelowany. 16,5 Wtyk. Natężenie przepływu: 4,5 l/min.	23461501	28

	Perlator zniwelowany. 16,5 Wtyk. Natężenie przepływu: 3,8 l/min.	23461380	28
	Perlator bez tuleja. 17. Natężenie przepływu: 4,5 l/min.	23466905	28
	Perlator bez tuleja. 17. Natężenie przepływu: 3,8 l/min.	23466938	28
	Perlator bez tuleja. 21. Natężenie przepływu: 4,5 l/min.	23467205	28
	Perlator bez tuleja. 21. Natężenie przepływu: 3,8 l/min.	23467238	28
	Perlator zniwelowany. 18,5 Wtyk. Natężenie przepływu: 3,8 l/min.	23461038	28
	Ogranicznik przepływu do wąż. 1/2" Męskie-żeńskie. Natężenie przepływu: 8 l/min.	9134683	56
	Ogranicznik przepływu do wąż 1/2" Męskie-żeńskie. Natężenie przepływu: 7,5 l/min.	23468301	47
	Ogranicznik przepływu do wąż 1/2" Męskie-żeńskie. Natężenie przepływu: 6 l/min.	23468303	47
	Wylewka stała z montażem na krawędzi wanny	913214591	602
	Wylewka zlewozmywakowa Ø 28 mm.	9174441	150
	Wylewka rurowa 15 cm. R3/4"	9134314	99
	Wylewka rurowa 20 cm. R3/4"	9134315	127
	Wylewka rurowa 25 cm. R3/4"	9134316	150
	Wylewka rurowa 30 cm. R3/4"	9134319	174
	Wylewka rurowa R3/4"	9134441	150
	Prysznic wciągany do baterii kuchennej. 2 funkcje. R1/2"	9134880	141

	Prysznic wciągany do baterii kuchennej. 2 funkcje. R1/2"	9134849	155
	Prysznic wciągany do baterii kuchennej. 2 funkcje. R1/2"	913043810	183
	Słuchawka. R1/2"	9134481	353
	Słuchawka. 2 funkcje. R1/2"	913049310	174
	Tuleja z osłoną teflonową	9133317	33
	Wkład Mono-term Ø 40 mm.	29919505	301
	Wkład Ø 25 mm. + Ogranicznik 5,5 l/min.	29919001	216
	Wkład Ø 25 mm.	9130190	202
	Wkład Ø 25 mm.	910719005	202
	Wkład Ø 35 mm.	9134591	202
	Wkład Ø 35 mm.	9134592	202
	Wkład Ø 40 mm.	9134288	202
	Wkład Ø 40 mm.	9134290	202
	Wkład - przełącznik Ø 35 mm.	9134235	230
	Wkład - przełącznik do zaworów termostatycznych Ø 35 mm.	9194283	230
	Głowica z regulatorem przepływu wody - Compact	9194552	602
	Wkład termostatyczny Instant 57	29916901	296

	Wkład termostatyczny Instant 77	29916902	334
	Przełącznik 180	916218005	155
	Przełącznik 180	29955304	155
	Przełącznik 180	910618020	155
	Przełącznik Mono-term	29955303	155
	Przełącznik	9134256	71
	Przełącznik	9134250	66
	Przełącznik - Essential	29955306	66
	Głowica 1/2”	9134286	42
	Głowica 1/2”	9134296	85
	Głowica 1/2”	9134284	42
	Głowica 1/2”	9134294	61
	Głowica 1/2”	9134282	75
	Ceramiczna Głowica 1/2”	9134292	75
	Ceramiczna Głowica 1/2”	9134293	75
	Głowica 3/8”	9134283	33
	Głowica 16 Wtyk	9162292	75

	Głowica zimna	913427220	75
	Głowica ciepła	913427210	75
	Wąż giętki Wtyk 8x1 - 3/8”. Długość 600 mm.	29908405	56
	Wąż giętki Wtyk 8x1 - 3/8”. Długość 450 mm.	29908406	52
	Wąż giętki Wtyk 9x1. Długość 370 mm.	9134803	47
	Wąż giętki Wtyk 10x1 - 3/8”. Długość 370 mm.	9134806	42
	Cięgno korka z przedłużką	913484007	47
	Korek automatyczny	913484057	127
	Korek automatyczny	913427510	127
	Korek do automatycznego zaworu spustowego. Korek: Ø 63 mm.	913484026	80
	Zatyczka do korka automatycznego	913484016	56
	Łącznik cięgna z korkiem automatycznym	913484005	19
	Cięgno długie do korka automatycznego	9134840061	47
	Uchwyt zlewozmywakowy	963033331	19
	Zestaw montażowy Wtyk 6x1. Długość 120 mm.	919260634	56
	Zestaw montażowy Wtyk 8x1. Długość 110 mm.	966110301	47
	Zestaw montażowy Wtyk 8x1. Długość 250 mm.	916184010	99

	Zestaw montażowy Wtyk 8x1. Długość 70 mm.	913010334	33
	Śruba do wylewki odlewanej. Wtyk 6x1	9133317031	19
	Śruba do wylewki odlewanej. Wtyk 6x1 (10 szt.)	913331703	52
	Śruba do dźwigni baterii mieszakowej. Wtyk 5 (10 szt.)	913400831	42
	Śruba do dźwigni baterii mieszakowej. Wtyk 5	9134008311	14
	Zatyczka na otwór cięgnakorka automatycznego	932010331	14
	Smar do uszczelek	9134882	33
	Klucz do perlatora. Wtyk 16,5	9134895	14
	Klucz do perlatora. Wtyk 18,5	9134896	14
	Klucz do perlatora. Wtyk 24	9134897	14
	Klucz do perlatora prostokątnego	9134898	14
	Klucz do perlatora	9134891	28
	Regulator czujnika odległości w baterii elektronicznej	299392134	52
	Klucz blokujący	9134893	14
	Klucz do Przełącznik	29989603	103
	Klucz oczkowy do montażu głowic ceramicznych	9134890	56
	Klucz + wkładka Loft	29989602	85

	Klucz + wkładka Mono-term	29989601	94
	Klucz	29919607	14
	Uszczelka z sitkiem filtrującym	919416401	14
	Uszczelka stożkowa NBR 17,17x1,78 mm.	9534294501	9
	Uszczelka stożkowa NBR 70SH 18x2,2 mm.	9533315501	9
	Uszczelka stożkowa NBR 70SH 18x2,2 mm. (10 szt.)	953331550	42
	Uszczelka stożkowa NBR 70SH 41x2,5 mm.	9530440521	9
	Uszczelki stożkowe NBR 70SH 41x2,5 mm. (10 szt.)	953044052	33
	Uszczelka stożkowa EPDM 70SH 18,72x2,62 mm.	9533317501	9
	Uszczelki stożkowe EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. (10 szt.)	953331750	33
	Przedłużka do baterii ściennej	9134872	174
	Zestaw elementów przedłużających do baterii jednouchwytowych podtynkowych do umywalek	21830010	226
	Zestaw elementów przedłużających do baterii jednouchwytowych podtynkowych 2-drożnych Rapid-box	29928010	254
	Zestaw elementów przedłużających do baterii jednouchwytowych podtynkowych 2-drożnych Base/Base Plus	29928011	423
	Zestaw elementów przedłużających do baterii termostatycznych podtynkowych 2-drożnych Therm-box	29985001	183
	Zestaw elementów przedłużających do baterii termostatycznych podtynkowych 1-2-drożnych B-System	29985002	202
	Zestaw elementów przedłużających do baterii termostatycznych podtynkowych 3-4-drożnych B-System	29985003	254

Nr. Katalog.	zł	
00		
001000	202	420
001001	202	420
001010	216	420
002000	273	420
002010	301	421
003000	376	421
003010	414	421
005010	179	421
00610101	818	88
00610101AC	1.269	88
00610101D	935	88
00610101KMB	1.391	88
00610101NM	1.269	88
00610101OM	1.969	88
00610102	818	88
00610102D	935	88
00611001	1.396	89
00611001D	1.513	89
00611002	1.396	89
00611002D	1.513	89
00612001	837	93
00612001AC	1.293	93
00612001D	949	93
00612001KMB	1.419	93
00612001NM	1.293	93
00612001OM	2.002	93
00612301	1.006	341
00612301AC	1.560	341
00612301KMB	1.711	341
00612301NM	1.560	341
00612301OM	2.416	341
00612302	1.208	341
00612302AC	1.871	341
00612302KMB	2.054	341
00612302NM	1.871	341
00616103	2.063	99
00616103AC	3.196	99
00616103NM	3.196	99
00616103OM	4.949	99
00616104	2.378	99
00616105	2.322	98
00616105AC	3.600	98
00616105NM	3.600	98
00616105OM	5.574	98
00616106	2.012	99
00618301	315	335
00618301NM	489	335
00620101	855	89
00620101AC	1.325	89
00620101KMB	1.452	89
00620101NM	1.325	89
00620101OM	2.054	89
00620501AC	2.049	90
00620501KMB	2.247	90
00620501NM	2.049	90
00620501OM	3.173	90
00625001	691	224
00625001AC	1.067	224
00625001BM	1.067	224
00625001KMB	1.170	224
00625001NM	1.067	224
00625001OM	1.654	224
00625001OR	1.654	224
00630021	790	92
00630021AC	1.222	92
00630021KMB	1.344	92
00630021NM	1.222	92
00630021OM	1.894	92
00630022	841	93
00630022AC	1.302	93
00630022KMB	1.429	93
00630022NM	1.302	93
00630022OM	2.016	93
00630023	1.058	93
00630023AC	1.636	93
00630023KMB	1.795	93
00630023NM	1.636	93
00630023OM	2.533	93
00630031	954	92
00630031AC	1.481	92
00630031NM	1.481	92
00630031OM	2.294	92
00630032	1.006	92
00630032AC	1.560	92
00630032NM	1.560	92
00630032OM	2.416	92
00630033	1.208	92
00630033AC	1.871	92
00630033NM	1.871	92
00630033OM	2.895	92
00635003	2.482	228
00635003AC	3.845	228
00635003BM	3.845	228
00635003KMB	4.221	228
00635003NM	3.845	228
00635003OM	5.955	228
00635003OR	5.955	228
00635004	2.594	227
00635004AC	4.023	227
00635004BM	4.023	227
00635004KMB	4.409	227
00635004NM	4.023	227
00635004OM	6.228	227
00635004OR	6.228	227
00635005	5.429	230
00635005AC	8.413	230
00635005BM	8.413	230
00635005KMB	9.231	230
00635005NM	8.413	230
00635005OM	13.028	230
00635005OR	13.028	230
00635006	2.082	231
00635006AC	3.229	231
00635006BM	3.229	231
00635006NM	3.229	231
00635006OM	4.996	231
00638003	2.355	271
00638003AC	3.652	271
00638003KMB	4.004	271
00638003NM	3.652	271
00638003OM	5.649	271
00638004	2.468	268
00638004AC	3.826	268
00638004KMB	4.197	268
00638004NM	3.826	268
00638004OM	5.922	268
00638005	5.302	273
00638005AC	8.216	273
00638005NM	8.216	273
00638005OM	12.723	273
00638006	1.955	275
00638006AC	3.032	275
00638006NM	3.032	275
00638006OM	4.691	275
006437BM	3.252	394
006437NM	3.252	394
006437OM	5.034	394
00648501	1.532	90
00648501AC	2.378	90
00648501NM	2.378	90
00648501OM	3.680	90
006486BM	3.276	382
006486NM	3.276	382
006486OM	5.071	382
00648701	2.439	393
00648701AC	3.779	393
00648701BM	3.779	393
00648701NM	3.779	393
00661001	1.575	88
00661001AC	2.439	88
00661001KMB	2.674	88
00661001NM	2.439	88
00661001OM	3.779	88
00661002	1.575	88
00663901	230	310
00663901AC	357	310
00663901BM	357	310
00663901CA	395	310
00663901GR	395	310
00663901KM	357	310
00663901KMB	395	310
00663901NM	357	310
00663901OM	555	310
00663901OPM	555	310
00663901OR	555	310
00663901VO	395	310
00681001	1.927	88
00681001AC	2.985	88
00681001KMB	3.276	88
00681001NM	2.985	88
00681001OM	4.625	88
00681002	1.927	89
00712001	837	93
00712001D	949	93
00715501	447	436
00715501AC	696	436
00715501BM	696	436
00715501NM	696	436
00715501OM	1.076	436
00715501OR	1.076	436
00716703KMB	2.674	95
00716703NM	2.439	95
00716703OM	3.779	95
0071700203KMB	2.858	95
0071700203NM	2.604	95
0071700203OM	4.033	95
00719101	3.191	283
00719102	3.422	283
00719701	2.928	284
00719702	3.149	283
01		
01210002	418	412
01210003	432	412
01210302	470	412
01210303	489	411
01217901	3.168	416
01220002	400	413
01220703	653	370
01220704	931	370
01220801	404	414
01240801	343	370
01240850	766	369
01299601	1.372	410
02		
02463609AC	625	359
02463609LM	625	359
02463609OR	964	359
03		
030336AC	1.871	382
030336BM	1.871	382
03043401	921	396
03044401	1.025	395
03048501	1.509	394
03049301	1.481	394
030496BM	2.369	382
030496NM	2.369	382
030496OM	3.671	382
03411601	207	310
03411601AC	320	310
03411601BM	320	310
03411601CA	353	310
03411601GR	353	310
03411601KM	320	310
03411601KMB	353	310
03411601NM	320	310
03411601OM	494	310
03411601OPM	494	310
03411601OR	494	310
03411601VO	353	310
03412401	188	342
03412401AC	287	342
03412401BM	287	342
03412401CA	315	342
03412401GR	315	342
03412401KM	287	342
03412401KMB	315	342
03412401NM	287	342
03412401OM	447	342
03412401OPM	447	342
03412401OR	447	342
03412401VO	315	342
03412402	235	342
03412402AC	367	342
03412402NM	367	342
03412402OM	569	342
03416101	404	419
03433603	592	322
03433604	780	322
03450101	132	411
03450102	141	411
03452602	592	321
03452702	780	322
03453420AC	249	430
03453420BM	249	430
03453420CA	273	430
03453420GR	273	430
03453420KM	249	430
03453420KMB	273	430
03453420LM	249	430
03453420NM	249	430
03453420OM	385	430
03453420OPM	385	430
03453420OR	385	430
03453420VO	273	430
03453430AC	536	430
03453430BM	536	430
03453430CA	592	430
03453430GR	592	430
03453430KM	536	430
03453430KMB	592	430
03453430LM	536	430
03453430NM	536	430
03453430OM	832	430
03453430OPM	832	430
03453430OR	832	430
03453430VO	592	430
03453440AC	743	430
03453440NM	743	430
03453440OM	1.147	430
03453440OR	1.147	430
03463430AC	371	433
03463430BM	371	433
03463430CA	423	433
03463430GR	423	433
03463430KM	371	433
03463430KMB	423	433
03463430LM	371	433
03463430NM	371	433
03463430OM	1.147	433
03463430OPM	1.147	433
03463430OR	1.147	433
03463430VO	423	433
03463501	573	326
03463501AC	888	326
03463501BM	888	326
03463501CA	973	326
03463501GR	973	326
03463501KMB	973	326
03463501NM	888	326
03463501OM	1.377	326
03463501OPM	1.377	326
03463501VO	973	326
03463502	522	326
03463502AC	808	326
03463502BM	808	326
03463502CA	888	326
03463502GR	888	326
03463502KMB	888	326
03463502NM	808	326
03463502OM	1.255	326
03463502OPM	1.255	326
03463502VO	888	326
03463505	776	326
03463505AC	1.199	326
03463505BM	1.199	326
03463505CA	1.316	326
03463505GR	1.316	326
03463505KMB	1.316	326
03463505NM	1.199	326
03463505OM	1.927	326
03463505OPM	1.927	326
03463505VO	1.316	326
03463506	724	326
03463506AC	1.123	326
03463506BM	1.123	326
03463506CA	1.231	326
03463506GR	1.231	326
03463506KMB	1.231	326
03463506NM	1.123	326
03463506OM	1.739	326
03463506OPM	1.739	326
03463506VO	1.231	326
03463701	432	319
03463701AC	672	319
03463701BM	672	319
03463701CA	733	319
03463701GR	733	319
03463701KMB	733	319
03463701NM	672	319
03463701OM	1.039	319
03463701OPM	1.039	319
03463701VO	733	319
03463706	165	320
03463709	338	324
03463709NM	522	324
03463820AC	390	433
03463820BM	390	433
03463820CA	470	433
03463820GR	470	433
03463820KM	390	433
03463820KMB	470	433
03463820LM	390	433
03463820NM	390	433
03463820OM	1.222	433
03463820OPM	1.222	433
03463820OR	1.222	433
03463820VO	470	433
03464501	729	327
03464501AC	1.128	327
03464501BM	1.128	327
03464501CA	1.241	327
03464501GR	1.241	327
03464501KMB	1.241	327
03464501NM	1.128	327
03464501OM	1.748	327
03464501OPM	1.748	327
03464501VO	1.241	327
03464502	804	327
03474007	127	432
03474501	202	432
03474501AC	310	432
03474501LM	310	432
03474501OM	602	432
03474501OR	602	432
03474601	160	429
03474601AC	249	429
03474601LM	249	429
03474601OM	385	429
03474601OR	385	429
03493101	992	324
03493101AC	1.537	324
03493101BM	1.537	324
03493101NM	1.537	324
03493199	714	321
03493199AC	1.109	321
03493199BM	1.109	321
03493199CA	1.213	321
03493199GR	1.213	321
03493199KMB	1.213	321
03493199NM	1.109	321
03493199OM	1.716	321
03493199OPM	1.716	321
03493199VO	1.213	321
03493201	1.025	324
03493201AC	1.589	324
03493201BM	1.589	324
03493201NM	1.589	324
03493299	747	321
03493299AC	1.161	321
03493299BM	1.161	321
03493299CA	1.274	321
03493299GR	1.274	321
03493299KMB	1.274	321
03493299NM	1.161	321
03493299OM	1.800	321
03493299OPM	1.800	321
03493299VO	1.274	321
06		
06110301	550	140
06110301D	663	140
06110501	1.396	74
06110501AC	2.167	74
06110501BM	2.167	74
06110501CA	2.378	74
06110501GR	2.378	74
06110501KM	2.167	74
06110501KMB	2.378	74
06110501NM	2.167	74
06110501OM	3.356	74
06110501OPM	3.356	74
06110501OR	3.356	74
06110501VO	2.378	74
06112001	564	142
06112001AC	1.372	77

Nr. Katalog.	zł	
06112001BM	1.372	77
06112001CA	1.504	77
06112001D	677	142
06112001GR	1.504	77
06112001KM	1.372	77
06112001KMB	1.504	77
06112001NM	1.372	77
06112001OM	2.124	77
06112001OPM	2.124	77
06112001OR	2.124	77
06112001VO	1.504	77
06115501	418	437
06115501AC	649	437
06115501BM	649	437
06115501CA	710	437
06115501GR	710	437
06115501KM	649	437
06115501KMB	710	437
06115501NM	649	437
06115501OM	1.001	437
06115501OPM	1.001	437
06115501OR	1.001	437
06115501VO	710	437
06116701	1.081	142
06117001	1.189	143
06117202	545	441
06120301	630	140
06120601	1.090	140
06144701	1.396	366
06144801	1.560	368
06151101	456	437
06151101AC	710	437
06151101BM	710	437
06151101CA	780	437
06151101GR	780	437
06151101KM	710	437
06151101KMB	780	437
06151101NM	710	437
06151101OM	1.100	437
06151101OPM	1.100	437
06151101OR	1.100	437
06151101VO	780	437
06163505	1.283	330
06163506	1.692	330
06163509	1.560	331
06183901AC	226	331
06183901BM	226	331
06183901CA	249	331
06183901GR	249	331
06183901KM	226	331
06183901KMB	249	331
06183901NM	226	331
06183901OM	348	331
06183901OPM	348	331
06183901OR	348	331
06183901VO	249	331
06192801	578	323
06193102	672	325
06193103	658	325
06193104	780	325
06193105	761	325
06210301	550	140
06210301D	663	140
06212001	564	142
06212001AC	1.372	77
06212001BM	1.372	77
06212001CA	1.504	77
06212001D	677	142
06212001GR	1.504	77
06212001KM	1.372	77
06212001KMB	1.504	77
06212001NM	1.372	77
06212001OM	2.124	77
06212001OPM	2.124	77
06212001OR	2.124	77
06212001VO	1.504	77
06216102	1.810	145
06216103	1.763	145
06220301	630	140
06220301D	743	140
06220601	1.090	141
06225001	583	225
06227810	376	264
06228110	470	266
06230021	677	141
06230022	729	142
06230031	780	141
06230032	832	141
06235003	1.969	230
06235004	2.143	228
06238003	1.857	272
06238004	2.030	270
06238005	5.006	274
06238006	1.622	275
06243201	428	305
06243201AC	663	305
06243201BM	663	305
06243201CA	729	305
06243201GR	729	305
06243201KM	663	305
06243201KMB	729	305
06243201NM	663	305
06243201OM	1.025	305
06243201OPM	1.025	305
06243201OR	1.025	305
06243201VO	729	305
062435AC	2.068	382
062435BM	2.068	382
062435NM	2.068	382
062435OM	3.201	382
06250301	230	418
06260301	240	418
06944401	1.025	395
06944701	512	386
07		
07032003	503	401
07044802	545	386
07099501	1.575	410
08		
081192	2.007	286
08119301	2.139	287
08119302	2.176	286
08119701	2.270	287
08119703	2.364	285
08119704	2.500	286
08120001	1.217	150
08120021	1.269	151
08333301	846	387
09		
09217101	1.372	366
09244501AC	1.734	396
09244601	1.560	396
09286302	15.111	206
09286304	11.313	206
09286307	8.441	206
09286308	8.103	205
09286308OM	15.773	205
09286308OPM	15.773	205
09286315	10.091	207
09286402	18.194	207
09286404	14.391	208
09286408	11.186	207
09286551	6.961	202
09286551OM	13.635	202
09286551OPM	13.635	202
09286552	8.131	204
09286555	8.009	205
09286556	6.510	205
09286557	8.883	204
09286558	6.011	202
09286558OM	10.218	202
09286558OPM	10.218	202
09286561	8.883	204
09286562	10.382	203
09286563	6.246	202
09286563OM	10.594	202
09286563OPM	10.594	202
09286564	5.988	203
09286564OM	10.166	203
09286564OPM	10.166	203
09286567	5.941	203
09286567OM	9.790	203
09286567OPM	9.790	203
09288308NM	9.950	205
09288315NM	13.325	207
09288404NM	18.889	208
09288408NM	14.565	207
09288551KMB	8.643	202
09288551NM	8.643	202
09288552NM	10.312	204
09288555NM	10.255	205
09288556NM	7.934	205
09288557NM	11.567	204
09288558KMB	6.542	202
09288558NM	6.542	202
09288561NM	11.618	204
09288563KMB	6.768	202
09288563NM	6.768	202
09288564KMB	6.519	203
09288564NM	6.519	203
09288567NM	6.289	203
09598101	921	360
09598101AC	1.429	360
09598101BM	1.429	360
09598101CA	1.565	360
09598101GR	1.565	360
09598101KM	1.429	360
09598101KMB	1.565	360
09598101NM	1.429	360
09598101OM	2.209	360
09598101OPM	2.209	360
09598101OR	2.209	360
09598101VO	1.565	360
09598102	837	360
09598102AC	1.293	360
09598102BM	1.293	360
09598102CA	1.419	360
09598102GR	1.419	360
09598102KM	1.293	360
09598102KMB	1.419	360
09598102NM	1.293	360
09598102OM	2.002	360
09598102OPM	2.002	360
09598102OR	2.002	360
09598102VO	1.419	360
10		
104841	212	431
106103	804	89
106124	1.170	94
10616102	4.474	100
10620501	1.321	90
106245	2.087	352
10627810	470	263
10627810AC	729	263
10627810NM	729	263
10627810OM	1.128	263
10628110	564	265
10628110AC	874	265
10628110KMB	959	265
10628110NM	874	265
10628110OM	1.354	265
106437	2.096	394
106486	2.110	382
106603	1.170	90
106604	1.335	90
106605	1.278	91
106606	1.382	91
106607	1.438	91
107103	804	90
10710342	1.006	433
10710342AC	1.560	433
10710342BM	1.560	433
10710342CA	1.711	433
10710342GR	1.711	433
10710342KM	1.560	433
10710342KMB	1.711	433
10710342NM	1.560	433
10710342OM	2.416	433
10710342OPM	2.416	433
10710342OR	2.416	433
10710342VO	1.711	433
107131	1.875	328
10716102	4.427	100
107167	1.575	95
10717002	1.678	95
107181	1.006	440
10723601	329	356
10723601AC	508	356
10723601BM	508	356
10723601CA	555	356
10723601GR	555	356
10723601KM	508	356
10723601KMB	555	356
10723601NM	508	356
10723601OM	785	356
10723601OPM	785	356
10723601OR	785	356
10723601VO	555	356
10723603	343	356
10723603AC	531	356
10723603BM	531	356
10723603CA	583	356
10723603GR	583	356
10723603KM	531	356
10723603KMB	583	356
10723603NM	531	356
10723603OM	823	356
10723603OPM	823	356
10723603OR	823	356
10723603VO	583	356
10723606	160	356
10723606AC	249	356
10723606BM	249	356
10723606CA	273	356
10723606GR	273	356
10723606KM	249	356
10723606KMB	273	356
10723606NM	249	356
10723606OM	479	356
10723606OPM	479	356
10723606OR	479	356
10723606VO	273	356
10723620	141	356
10723620AC	216	356
10723620BM	216	356
10723620CA	240	356
10723620GR	240	356
10723620KM	216	356
10723620KMB	240	356
10723620NM	216	356
10723620OM	338	356
10723620OPM	338	356
10723620OR	338	356
10723620VO	240	356
10733605	385	357
10733605AC	602	357
10733605BM	602	357
10733605CA	658	357
10733605GR	658	357
10733605KM	602	357
10733605KMB	658	357
10733605NM	602	357
10733605OM	1.335	357
10733605OPM	1.335	357
10733605OR	1.335	357
10733605VO	658	357
107476	1.899	329
107503	794	91
107511	484	437
107839	155	331
107839BM	240	331
107839NM	240	331
107839OM	376	331
107839OR	376	331
107922	343	318
107926	1.885	328
107935	700	319
11		
112100	428	413
112103	517	412
112161	1.062	414
11216150	658	415
112162	2.087	415
112163	2.331	415
112167	517	414
112177	404	415
112178	475	415
112200	447	413
112205	522	414
112370	1.156	405
112441	202	404
117333	470	387
117440	564	385
12		
123210	376	398
123214	381	398
123215	390	398
123217	489	400
123230	404	399
123306	263	405
123310	390	398
123314	390	399
123315	404	399
123317	498	400
123330	423	399
123342	428	397
123360	432	399
123416	508	400
123505	202	405
123506	202	405
12423601	390	358
12423601AC	606	358
12423601LM	606	358
12423601OR	940	358
12423603	414	359
12423603AC	639	359
12423603LM	639	359
12423603OR	992	359
12423606	263	359
12423606AC	404	359
12423606LM	404	359
12423606OR	630	359
12423607	113	359
12423607AC	169	359
12423607LM	169	359
12423607OR	263	359
12463609	404	359
13		
130336	1.208	382
130481	1.382	404
130484	1.636	404
130495	2.289	403
130496	1.528	382
134100106	80	451
134100106CB12	870	451
134100108	160	451
13410010816	2.444	451
134122	1.156	340
134122AC	1.791	340
134122BM	1.791	340
134122NM	1.791	340
134123	954	340
134123AC	1.481	340
134123BM	1.481	340
134123CA	1.626	340
134123GR	1.626	340
134123KM	1.481	340
134123KMB	1.626	340
134123NM	1.481	340
134123OM	2.294	340
134123OPM	2.294	340
134123OR	2.294	340
134123VO	1.626	340
13413726	414	303
13413826	414	301
13413940	451	304
13413940AC	700	304
13413940BM	700	304
13413940NM	700	304
13413940OM	1.086	304
13413940OPM	1.086	304
13413940OR	1.086	304
13416703	404	416
13416803	517	416
134184	197	358
134184AC	306	358
134184BM	306	358
134184CA	334	358
134184GR	334	358
134184KM	306	358
134184KMB	334	358
134184NM	306	358
134184OM	578	358
134184OPM	578	358
134184OR	578	358
134184VO	334	358
13420503	334	414
134215023	33	332
134215024	80	435
134215025	94	428
134215026	66	427
134215027	71	431
134215028	94	426

Nr. Katalog.	zł	
13424010	118	426
13424020	146	425
13424030	122	426
134302	277	442
134303	296	442
134315001	287	304
134315002	385	301
134315007	1.029	300
134315007AC	1.598	300
134315007BM	1.598	300
134315007CA	1.753	300
134315007GR	1.753	300
134315007KMB	1.753	300
134315007NM	1.598	300
134315007OM	2.472	300
134315007OPM	2.472	300
134315007OR	2.472	300
134315007VO	1.753	300
134315008	1.307	300
134315008AC	2.026	300
134315008BM	2.026	300
134315008NM	2.026	300
134315008OM	3.140	300
134315008OR	3.140	300
134315009	494	303
134315009AC	766	303
134315009BM	766	303
134315009KMB	837	303
134315009NM	766	303
134315009OM	1.184	303
134315009OPM	1.184	303
134315010	729	302
134315010AC	1.128	302
134315010BM	1.128	302
134315010CA	1.241	302
134315010GR	1.241	302
134315010KM	1.128	302
134315010KMB	1.241	302
134315010NM	1.128	302
134315010OM	2.021	302
134315010OPM	2.021	302
134315010OR	2.021	302
134315010VO	1.241	302
134315011	729	301
134315011AC	1.128	301
134315011BM	1.128	301
134315011KMB	1.241	301
134315011NM	1.128	301
134315011OM	1.748	301
134315011OPM	1.748	301
134315012	865	301
134315012AC	1.340	301
134315012BM	1.340	301
134315012CA	1.471	301
134315012GR	1.471	301
134315012KM	1.340	301
134315012KMB	1.471	301
134315012NM	1.340	301
134315012OM	2.491	301
134315012OPM	2.491	301
134315012OR	2.491	301
134315012VO	1.471	301
134315014	1.105	300
134315015	865	302
13431513	230	303
134445	503	431
134512	526	322
13451501	2.378	336
13451501AC	3.685	336
13451501BM	3.685	336
13451501CA	4.042	336
13451501GR	4.042	336
13451501KM	3.685	336
13451501KMB	4.042	336
13451501NM	3.685	336
13451501OM	5.711	336
13451501OPM	5.711	336
13451501OR	5.711	336
13451501VO	4.042	336
134516	343	318
134517	503	318
134520	503	318
13452102	254	307
13452102AC	390	307
13452102BM	390	307
13452102CA	428	307
13452102GR	428	307
13452102KM	390	307
13452102KMB	428	307
13452102NM	390	307
13452102OM	602	307
13452102OPM	602	307
13452102OR	602	307
13452102VO	428	307
13452121	259	307
13452121AC	400	307
13452121BM	400	307
13452121CA	442	307
13452121GR	442	307
13452121KM	400	307
13452121KMB	442	307
13452121NM	400	307
13452121OM	620	307
13452121OPM	620	307
13452121VO	442	307
13452122	259	308
13452122AC	400	308
13452122BM	400	308
13452122CA	442	308
13452122KMB	442	308
13452122NM	400	308
13452122OM	620	308
134522	710	323
13452202	338	306
13452202AC	522	306
13452202BM	522	306
13452202NM	522	306
13452202OM	808	306
13452202OR	808	306
13453410	174	430
13453420	160	430
13453430	348	430
13453440	479	430
13454010	127	425
13454030	193	426
13454050	113	426
13454060	127	425
13454070	89	427
13454110	113	427
13454160	127	427
13454190	89	427
134612	89	313
134617	75	314
134618	263	319
134619	353	319
13462101	329	304
13462102	301	306
13462102AC	470	306
13462102BM	470	306
13462102CA	512	306
13462102GR	512	306
13462102KMB	512	306
13462102NM	470	306
13462102OM	724	306
13462102OPM	724	306
13462102OR	724	306
13462102VO	512	306
13462104	385	304
13462104AC	602	304
13462104BM	602	304
13462104CA	658	304
13462104GR	658	304
13462104KM	602	304
13462104KMB	658	304
13462104NM	602	304
13462104OM	931	304
13462104OPM	931	304
13462104OR	931	304
13462104VO	658	304
13462121	306	307
13462121AC	475	307
13462121BM	475	307
13462121CA	522	307
13462121GR	522	307
13462121KM	475	307
13462121KMB	522	307
13462121NM	475	307
13462121OM	733	307
13462121OPM	733	307
13462121VO	522	307
13462122	306	307
13462122AC	475	307
13462122BM	475	307
13462122CA	522	307
13462122KMB	522	307
13462122NM	475	307
13462122OM	733	307
13462202	385	306
13462202AC	602	306
13462202BM	602	306
13462202NM	602	306
13462202OM	931	306
13462202OR	931	306
134627	85	313
134628	616	323
134629	691	323
13463301	400	305
13463304	221	308
13463310	71	429
13463321	423	305
13463321AC	658	305
13463321BM	658	305
13463321CA	719	305
13463321GR	719	305
13463321KM	658	305
13463321KMB	719	305
13463321NM	658	305
13463321OM	1.015	305
13463321OPM	1.015	305
13463321VO	719	305
13463322	423	305
13463322AC	658	305
13463322BM	658	305
13463322CA	719	305
13463322KMB	719	305
13463322NM	658	305
13463322OM	1.015	305
13463410	216	434
13463410NM	334	434
13463420	315	434
13463420NM	489	434
13463430	160	433
13463440	118	434
13463450	118	429
13463460	24	435
13463810	113	434
13463820	169	433
13463910	66	428
134714	2.665	297
134715	2.665	298
134738	282	308
13473850	99	309
13474010	99	431
13474010AC	155	431
13474010BM	155	431
13474010CA	169	431
13474010GR	169	431
13474010KM	155	431
13474010KMB	169	431
13474010NM	155	431
13474010OM	240	431
13474010OPM	240	431
13474010OR	240	431
13474010VO	169	431
13474020	47	432
13474110	122	360
13474110AC	188	360
13474110BM	188	360
13474110NM	188	360
13474110OM	291	360
13474210	66	436
13474220	80	436
13474310	89	428
13474320	85	428
13474330	85	428
134757	118	335
134808	197	308
134870	447	439
134871	512	439
13495001	3.896	298
13495001AC	6.040	298
13495001BM	6.040	298
13495001CA	6.627	298
13495001GR	6.627	298
13495001KM	6.040	298
13495001KMB	6.627	298
13495001NM	6.040	298
13495001OM	9.353	298
13495001OPM	9.353	298
13495001OR	9.353	298
13495001VO	6.627	298
13495002	4.329	298
13495002AC	6.712	298
13495002BM	6.712	298
13495002CA	7.360	298
13495002GR	7.360	298
13495002KM	6.712	298
13495002KMB	7.360	298
13495002NM	6.712	298
13495002OM	10.392	298
13495002OPM	10.392	298
13495002OR	10.392	298
13495002VO	7.360	298
13495101	4.150	297
13495101AC	6.430	297
13495101BM	6.430	297
13495101CA	7.055	297
13495101GR	7.055	297
13495101KM	6.430	297
13495101KMB	7.055	297
13495101NM	6.430	297
13495101OM	9.959	297
13495101OPM	9.959	297
13495101OR	9.959	297
13495101VO	7.055	297
13495102	4.503	297
13495102AC	6.975	297
13495102BM	6.975	297
13495102CA	7.652	297
13495102GR	7.652	297
13495102KM	6.975	297
13495102KMB	7.652	297
13495102NM	6.975	297
13495102OM	10.801	297
13495102OPM	10.801	297
13495102OR	10.801	297
13495102VO	7.652	297
13499501	7.896	409
13499502	8.422	409
13499503	5.255	410
13499504	8.954	409
13499505	8.070	408
13499506	8.070	408
13499507	8.549	408
139441	428	385
14		
143835	127	320
143836	315	324
16		
16110342	855	433
16110342AC	1.325	433
16110342BM	1.325	433
16110342CA	1.452	433
16110342GR	1.452	433
16110342KM	1.325	433
16110342KMB	1.452	433
16110342NM	1.325	433
16110342OM	2.054	433
16110342OPM	2.054	433
16110342OR	2.054	433
16110342VO	1.452	433
16110362	912	434
16117002	512	441
16117102	583	441
161194	1.560	438
161194AC	2.416	438
161194NM	2.416	438
161194OM	3.741	438
161194OPM	3.741	438
16123601	301	357
16123601AC	470	357
16123601BM	470	357
16123601CA	512	357
16123601GR	512	357
16123601KM	470	357
16123601KMB	512	357
16123601NM	470	357
16123601OM	724	357
16123601OPM	724	357
16123601OR	724	357
16123601VO	512	357
16123602	315	357
16123602AC	489	357
16123602BM	489	357
16123602CA	541	357
16123602GR	541	357
16123602KM	489	357
16123602KMB	541	357
16123602NM	489	357
16123602OM	761	357
16123602OPM	761	357
16123602OR	761	357
16123602VO	541	357
16123606	150	357
16123606AC	235	357
16123606BM	235	357
16123606CA	259	357
16123606GR	259	357
16123606KM	235	357
16123606KMB	259	357
16123606NM	235	357
16123606OM	522	357
16123606OPM	522	357
16123606OR	522	357
16123606VO	259	357
16123620	89	358
16123620AC	141	358
16123620BM	141	358
16123620CA	155	358
16123620GR	155	358
16123620KM	141	358
16123620KMB	155	358
16123620NM	141	358
16123620OM	216	358
16123620OPM	216	358
16123620OR	216	358
16123620VO	155	358
16133602	362	358
16133602AC	559	358
16133602BM	559	358
16133602CA	616	358
16133602GR	616	358
16133602KM	559	358
16133602KMB	616	358
16133602NM	559	358
16133602OM	1.250	358
16133602OPM	1.250	358
16133602OR	1.250	358
16133602VO	616	358
161445	1.636	397
161446	1.885	397
161475	1.293	329
161835	193	320
161838	296	320
161839	146	331
161840	221	425
162161	3.972	145
16216150	1.584	439
162245	2.087	353
162435	1.335	382
162442	907	384
162840	169	425
169440	564	385
17		
17021802	489	403
17031802	512	403
17032002	536	401
17033202	592	402
17033302	428	388
17041802	526	401
17044002	545	386
17044102	381	385
17044702	512	387
172218	545	402
172317	545	400
172318	592	400
17231811	1.006	417
172333	414	388
17233311	776	417
172418	494	402
172420	592	402
172440	564	386
172447	512	386
172450	653	418
18		
181103	550	150

Nr. Katalog.	zł	
181113	978	344
181120	564	151
181203	677	150
181217	1.076	150
181222	1.142	342
181223	917	341
181468	870	152
181474	978	152
181903	569	150
183341	630	384
18718250	1.852	439
19		
19016401	893	163
19016401NM	1.387	163
19016402	949	250
19016402AC	1.471	250
19016402BM	1.471	250
19016402CA	1.617	250
19016402GR	1.617	250
19016402KMB	1.617	250
19016402NM	1.471	250
19016402OM	2.280	250
19016402OPM	2.280	250
19016402VO	1.617	250
19016403	949	250
19016403AC	1.471	250
19016403CA	1.617	250
19016403KMB	1.617	250
19016403NM	1.471	250
19016403OPM	2.280	250
19016403VO	1.617	250
19016404	949	250
19016404AC	1.471	250
19016404BM	1.471	250
19016404CA	1.617	250
19016404KMB	1.617	250
19016404NM	1.471	250
19016405	949	249
19016405AC	1.471	249
19016405BM	1.471	249
19016405CA	1.617	249
19016405GR	1.617	249
19016405KMB	1.617	249
19016405NM	1.471	249
19016405OM	2.280	249
19016405OPM	2.280	249
19016405VO	1.617	249
19016406	1.161	249
19016406AC	1.800	249
19016406BM	1.800	249
19016406NM	1.800	249
19016406OM	2.787	249
19016419	1.123	163
19016419NM	1.739	163
19016429	1.189	250
19016429AC	1.838	250
19016429BM	1.838	250
19016429CA	2.016	250
19016429GR	2.016	250
19016429KMB	2.016	250
19016429NM	1.838	250
19016429OM	2.848	250
19016429OPM	2.848	250
19016429VO	2.016	250
19016439	1.189	250
19016439AC	1.838	250
19016439CA	2.016	250
19016439KMB	2.016	250
19016439NM	1.838	250
19016439OPM	2.848	250
19016439VO	2.016	250
19016449	1.189	250
19016449AC	1.838	250
19016449BM	1.838	250
19016449CA	2.016	250
19016449KMB	2.016	250
19016449NM	1.838	250
19016459	1.189	249
19016459AC	1.838	249
19016459BM	1.838	249
19016459CA	2.016	249
19016459GR	2.016	249
19016459KMB	2.016	249
19016459NM	1.838	249
19016459OM	2.848	249
19016459OPM	2.848	249
19016459VO	2.016	249
19016469	1.396	249
19016469AC	2.167	249
19016469BM	2.167	249
19016469NM	2.167	249
19016469OM	3.356	249
19017401	1.222	175
19017401NM	1.894	163
19017402	1.372	252
19017402AC	2.129	252
19017402BM	2.129	252
19017402CA	2.336	252
19017402GR	2.336	252
19017402KMB	2.336	252
19017402NM	2.129	252
19017402OM	3.295	252
19017402OPM	3.295	252
19017402VO	2.336	252
19017403	1.372	254
19017403AC	2.129	254
19017403CA	2.336	254
19017403KMB	2.336	254
19017403NM	2.129	254
19017403OPM	3.295	254
19017403VO	2.336	254
19017404	1.372	253
19017404AC	2.129	253
19017404BM	2.129	253
19017404CA	2.336	253
19017404KMB	2.336	253
19017404NM	2.129	253
19017405	1.372	252
19017405AC	2.129	252
19017405BM	2.129	252
19017405CA	2.336	252
19017405GR	2.336	252
19017405KMB	2.336	252
19017405NM	2.129	252
19017405OM	3.295	252
19017405OPM	3.295	252
19017405VO	2.336	252
19017406	1.640	251
19017406AC	2.543	251
19017406BM	2.543	251
19017406NM	2.543	251
19017406OM	3.934	251
19017412	1.716	252
19017412AC	2.660	252
19017412BM	2.660	252
19017412CA	2.914	252
19017412GR	2.914	252
19017412KMB	2.914	252
19017412NM	2.660	252
19017412OM	4.117	252
19017412OPM	4.117	252
19017412VO	2.914	252
19017413	1.716	253
19017413AC	2.660	253
19017413CA	2.914	253
19017413KMB	2.914	253
19017413NM	2.660	253
19017413OPM	4.117	253
19017413VO	2.914	253
19017414	1.716	253
19017414AC	2.660	253
19017414BM	2.660	253
19017414CA	2.914	253
19017414KMB	2.914	253
19017414NM	2.660	253
19017415	1.716	251
19017415AC	2.660	251
19017415BM	2.660	251
19017415CA	2.914	251
19017415GR	2.914	251
19017415KMB	2.914	251
19017415NM	2.660	251
19017415OM	4.117	251
19017415OPM	4.117	251
19017415VO	2.914	251
19017419	1.448	163
19017419NM	2.247	163
19017428	1.951	252
19017428AC	3.022	252
19017428BM	3.022	252
19017428CA	3.318	252
19017428GR	3.318	252
19017428KMB	3.318	252
19017428NM	3.022	252
19017428OM	4.681	252
19017428OPM	4.681	252
19017428VO	3.318	252
19017429	1.607	252
19017429AC	2.496	252
19017429BM	2.496	252
19017429CA	2.735	252
19017429GR	2.735	252
19017429KMB	2.735	252
19017429NM	2.496	252
19017429OM	3.863	252
19017429OPM	3.863	252
19017429VO	2.735	252
19017439	1.607	254
19017439AC	2.496	254
19017439CA	2.735	254
19017439KMB	2.735	254
19017439NM	2.496	254
19017439OPM	3.863	254
19017439VO	2.735	254
19017449	1.607	253
19017449AC	2.496	253
19017449BM	2.496	253
19017449CA	2.735	253
19017449KMB	2.735	253
19017449NM	2.496	253
19017449OM	3.863	253
19017449OPM	3.863	253
19017459	1.607	252
19017459AC	2.496	252
19017459BM	2.496	252
19017459CA	2.735	252
19017459GR	2.735	252
19017459KMB	2.735	252
19017459NM	2.496	252
19017459OM	3.863	252
19017459OPM	3.863	252
19017459VO	2.735	252
19017469	1.875	251
19017469AC	2.909	251
19017469BM	2.909	251
19017469NM	2.909	251
19017469OM	4.503	251
19017479	1.951	253
19017479AC	3.022	253
19017479CA	3.318	253
19017479KMB	3.318	253
19017479NM	3.022	253
19017479OPM	4.681	253
19017479VO	3.318	253
19017489	1.951	251
19017489AC	3.022	251
19017489BM	3.022	251
19017489CA	3.318	251
19017489GR	3.318	251
19017489KMB	3.318	251
19017489NM	3.022	251
19017489OM	4.681	251
19017489OPM	4.681	251
19017489VO	3.318	251
19017499	1.951	253
19017499AC	3.022	253
19017499BM	3.022	253
19017499CA	3.318	253
19017499KMB	3.318	253
19017499NM	3.022	253
19019601	1.302	194
19026410	1.180	251
19027410	1.485	254
19031202	3.079	249
19031202AC	4.771	249
19031202BM	4.771	249
19031202CA	5.231	249
19031202GR	5.231	249
19031202KMB	5.231	249
19031202NM	4.771	249
19031202OM	7.388	249
19031202OPM	7.388	249
19031202VO	5.231	249
19031205	3.234	248
19031205AC	5.010	248
19031205BM	5.010	248
19031205CA	5.499	248
19031205GR	5.499	248
19031205KMB	5.499	248
19031205NM	5.010	248
19031205OM	7.760	248
19031205OPM	7.760	248
19031205VO	5.499	248
19031212	3.290	248
19031212AC	5.100	248
19031212BM	5.100	248
19031212CA	5.593	248
19031212GR	5.593	248
19031212KMB	5.593	248
19031212NM	5.100	248
19031212OM	7.891	248
19031212OPM	7.891	248
19031212VO	5.593	248
19031215	3.445	248
19031215AC	5.339	248
19031215BM	5.339	248
19031215CA	5.856	248
19031215GR	5.856	248
19031215KMB	5.856	248
19031215NM	5.339	248
19031215OM	8.267	248
19031215OPM	8.267	248
19031215VO	5.856	248
19038501	2.388	164
19038701	2.416	164
19038701NM	3.741	164
19038702	3.064	243
19038702AC	4.747	243
19038702BM	4.747	243
19038702CA	5.208	243
19038702KMB	5.208	243
19038702NM	4.747	243
19038705	2.919	244
19038705AC	4.521	244
19038705CA	4.959	244
19038705KMB	4.959	244
19038705NM	4.521	244
19038705OPM	6.998	244
19038705VO	4.959	244
19038706	2.933	244
19038707	2.186	247
19038708	2.458	246
19038709	2.712	245
19038710	2.110	194
19039301	2.073	164
19039301NM	3.210	164
19039302	2.811	245
19039302AC	4.357	245
19039302BM	4.357	245
19039302CA	4.780	245
19039302GR	4.780	245
19039302KMB	4.780	245
19039302NM	4.357	245
19039302OM	6.749	245
19039302OPM	6.749	245
19039302VO	4.780	245
19039305	3.144	243
19039305AC	4.874	243
19039305BM	4.874	243
19039305CA	5.344	243
19039305GR	5.344	243
19039305KMB	5.344	243
19039305NM	4.874	243
19039305OM	7.544	243
19039305OPM	7.544	243
19039305VO	5.344	243
19039306	3.375	242
19039306AC	5.231	242
19039306BM	5.231	242
19039306KMB	5.739	242
19039306NM	5.231	242
19039306OM	8.098	242
19039307	2.999	244
19039307AC	4.644	244
19039307BM	4.644	244
19039307CA	5.095	244
19039307GR	5.095	244
19039307KMB	5.095	244
19039307NM	4.644	244
19039307OM	7.196	244
19039307OPM	7.196	244
19039307VO	5.095	244
19039308	3.116	242
19039308AC	4.832	242
19039308BM	4.832	242
19039308KMB	5.302	242
19039308NM	4.832	242
19039308OM	7.482	242
19039309	2.966	243
19039310	2.952	242
19039311	2.768	245
19039312	2.341	247
19039313	2.444	246
19039314	2.529	246
19039314AC	3.920	246
19039314BM	3.920	246
19039314CA	4.301	246
19039314GR	4.301	246
19039314KMB	4.301	246
19039314NM	3.920	246
19039314OM	6.072	246
19039314OPM	6.072	246
19039314VO	4.301	246
19039315	2.002	247
19039316	2.331	176
19039317	2.157	195
19063502	1.819	329
19063502BM	2.820	329
19063502CA	3.093	329
19063502GR	3.093	329
19063502KMB	3.093	329
19063502NM	2.820	329
19063502OM	5.053	329
19063502OPM	5.053	329
19063502VO	3.093	329
19063504	1.753	328
19063504AC	2.721	328
19063504BM	2.721	328
19063504NM	2.721	328
19063504OM	5.523	328
19260603	1.532	364
19290603	1.744	367
20		
20016201	2.068	112
20016201AC	3.205	112
20016201BM	3.205	112
20016201NM	3.205	112
20016201OM	4.963	112
20016201OR	4.963	112
20016203	2.016	112
20016203AC	3.126	112
20016203BM	3.126	112
20016203NM	3.126	112
20016203OM	4.841	112
20016203OR	4.841	112
20024501	2.087	352
20024501AC	3.234	352
20024501BM	3.234	352
20024501CA	3.549	352
20024501GR	3.549	352
20024501KM	3.234	352
20024501KMB	3.549	352
20024501NM	3.234	352
20024501OM	5.010	352
20024501OPM	5.010	352
20024501OR	5.010	352
20024501VO	3.549	352
20047501	1.269	330
20210301	973	58
20210301AC	1.504	58
20210301BM	1.504	58
20210301D	1.086	58
20210301KMB	1.650	58
20210301NM	1.504	58
20210301OM	2.331	58
20210301OPM	2.331	58
20210301OR	2.331	58
20210302	973	58
20210302D	1.086	58
20210303	1.819	58
20210303AC	2.820	58
20210303BM	2.820	58
20210303KMB	3.093	58
20210303NM	2.820	58
20210303OM	4.371	58
20210303OPM	4.371	58
20210303OR	4.371	58
20210304	1.819	58

Nr. Katalog.	zł	
20210305	2.007	58
20210305AC	3.111	58
20210305BM	3.111	58
20210305KMB	3.412	58
20210305NM	3.111	58
20210305OM	4.818	58
20210305OPM	4.818	58
20210305OR	4.818	58
20210306	2.007	59
20210501	1.955	59
20210501AC	3.032	59
20210501BM	3.032	59
20210501NM	3.032	59
20210501OM	4.695	59
20210501OR	4.695	59
20212001	987	61
20212001AC	1.528	61
20212001BM	1.528	61
20212001D	1.100	61
20212001KMB	1.678	61
20212001NM	1.528	61
20212001OM	2.364	61
20212001OPM	2.364	61
20212001OR	2.364	61
20212002	987	61
20212002D	1.100	61
20216101	2.312	67
20216101AC	3.586	67
20216101BM	3.586	67
20216101NM	3.586	67
20216101OM	5.551	67
20216101OR	5.551	67
20216103	2.265	66
20216103AC	3.506	66
20216103BM	3.506	66
20216103NM	3.506	66
20216103OM	5.433	66
20216103OR	5.433	66
20216701	1.730	62
20216701AC	2.684	62
20216701BM	2.684	62
20216701KMB	2.942	62
20216701NM	2.684	62
20216701OM	4.150	62
20216701OPM	4.150	62
20216701OR	4.150	62
20217001	1.838	62
20217001AC	2.844	62
20217001BM	2.844	62
20217001KMB	3.121	62
20217001NM	2.844	62
20217001OM	4.404	62
20217001OPM	4.404	62
20217001OR	4.404	62
20218221	240	333
20218221AC	376	333
20218221BM	376	333
20218221NM	376	333
20218221OM	578	333
20218221OR	578	333
20219101	3.596	62
20219101AC	5.574	62
20219101BM	5.574	62
20219101KMB	6.115	62
20219101NM	5.574	62
20219101OPM	8.629	62
20224501	2.087	352
20224501AC	3.234	352
20224501BM	3.234	352
20224501NM	3.234	352
20224501OM	5.010	352
20224501OR	5.010	352
20227310	658	266
20227310AC	1.020	266
20227310BM	1.020	266
20227310KMB	1.119	266
20227310NM	1.020	266
20227310OM	1.579	266
20227310OPM	1.579	266
20227310OR	1.579	266
20227810	517	262
20227810AC	804	262
20227810BM	804	262
20227810KMB	879	262
20227810NM	804	262
20227810OM	1.241	262
20227810OPM	1.241	262
20227810OR	1.241	262
20228110	611	264
20228110AC	949	264
20228110BM	949	264
20228110KMB	1.039	264
20228110NM	949	264
20228110OM	1.466	264
20228110OPM	1.466	264
20228110OR	1.466	264
20230021	855	61
20230021AC	1.325	61
20230021BM	1.325	61
20230021KMB	1.452	61
20230021NM	1.325	61
20230021OM	2.054	61
20230021OPM	2.054	61
20230021OR	2.054	61
20230022	907	61
20230022AC	1.405	61
20230022BM	1.405	61
20230022KMB	1.537	61
20230022NM	1.405	61
20230022OM	2.171	61
20230022OPM	2.171	61
20230022OR	2.171	61
20230031	1.029	60
20230031AC	1.598	60
20230031BM	1.598	60
20230031KMB	1.753	60
20230031NM	1.598	60
20230031OM	2.472	60
20230031OPM	2.472	60
20230031OR	2.472	60
20230032	1.081	60
20230032AC	1.678	60
20230032BM	1.678	60
20230032KMB	1.838	60
20230032NM	1.678	60
20230032OM	2.594	60
20230032OPM	2.594	60
20230032OR	2.594	60
20235055	3.567	226
20235055AC	5.527	226
20235055BM	5.527	226
20235055KMB	6.063	226
20235055NM	5.527	226
20235055OM	8.563	226
20235055OR	8.563	226
20237301	5.043	276
20237301AC	7.816	276
20237301BM	7.816	276
20237301KMB	8.573	276
20237301NM	7.816	276
20237301OM	12.103	276
20237301OPM	12.103	276
20237301OR	12.103	276
20237302	6.951	277
20237302AC	10.772	277
20237302BM	10.772	277
20237302KMB	11.816	277
20237302NM	10.772	277
20237302OM	16.685	277
20237302OPM	16.685	277
20237302OR	16.685	277
20237303	3.530	276
20237303AC	5.471	276
20237303BM	5.471	276
20237303NM	5.471	276
20237303OM	8.469	276
20237303OR	8.469	276
20238003	2.844	271
20238003AC	4.409	271
20238003BM	4.409	271
20238003NM	4.409	271
20238003OM	6.824	271
20238003OR	6.824	271
20238004	2.679	267
20238004AC	4.155	267
20238004BM	4.155	267
20238004KMB	4.554	267
20238004NM	4.155	267
20238004OM	6.430	267
20238004OPM	6.430	267
20238004OR	6.430	267
20238005	3.487	268
20238005AC	5.405	268
20238005BM	5.405	268
20238005NM	5.405	268
20238005OM	8.371	268
20238005OR	8.371	268
20238006	5.349	273
20238006AC	8.291	273
20238006BM	8.291	273
20238006NM	8.291	273
20238006OM	12.836	273
20238006OR	12.836	273
20238007	2.002	274
20238007AC	3.102	274
20238007BM	3.102	274
20238007NM	3.102	274
20238007OM	4.803	274
20238007OR	4.803	274
20247001	5.833	66
20247001AC	9.043	66
20247001BM	9.043	66
20247001CA	9.917	66
20247001GR	9.917	66
20247001KM	9.043	66
20247001KMB	9.917	66
20247001NM	9.043	66
20247001OM	14.001	66
20247001OPM	14.001	66
20247001OR	14.001	66
20247001VO	9.917	66
20261310	1.795	364
20261310AC	2.782	364
20261310BM	2.782	364
20261310NM	2.782	364
20261310OM	4.310	364
20261310OR	4.310	364
20261320	2.007	367
20261320AC	3.111	367
20261320BM	3.111	367
20261320KMB	3.412	367
20261320NM	3.111	367
20261320OM	4.818	367
20261320OPM	4.818	367
20261320OR	4.818	367
20285301	3.318	60
20285301AC	5.147	60
20285301BM	5.147	60
20285301CA	5.645	60
20285301GR	5.645	60
20285301KM	5.147	60
20285301KMB	5.645	60
20285301NM	5.147	60
20285301OM	7.967	60
20285301OPM	7.967	60
20285301OR	7.967	60
20285301VO	5.645	60
20316101	1.711	155
20316102	1.659	154
20324501	2.087	352
20324501AC	3.234	352
20324501BM	3.234	352
20324501NM	3.234	352
20324501OM	5.010	352
20324501OR	5.010	352
20417701	479	162
20418001	677	162
20418002	1.885	162
20418005	1.781	163
20425001	451	165
20427810	353	160
20428110	447	160
20435003	1.739	165
20435004	1.607	165
20438003	1.664	161
20438004	1.795	161
20438005	3.581	161
20511201	597	411
20511202	808	411
20518301	174	335
20518301NM	273	335
20560310	1.560	364
20560320	1.772	367
20718107	804	440
20718107AC	1.246	440
20718107BM	1.246	440
20718107NM	1.246	440
20718107OM	1.932	440
20718107OR	1.932	440
20718221	376	332
20718221AC	583	332
20718221BM	583	332
20718221NM	583	332
20718221OM	907	332
20718221OPM	907	332
20718221OR	907	332
20725001	804	444
20785001	658	351
20827310	470	351
20827810	400	351
20828110	447	351
20830002	423	351
21		
21018107	512	440
21018107AC	794	440
21018107BM	794	440
21018107CA	874	440
21018107GR	874	440
21018107KM	794	440
21018107KMB	874	440
21018107NM	794	440
21018107OM	1.231	440
21018107OPM	1.231	440
21018107OR	1.231	440
21018107VO	874	440
21116101	1.913	136
21116101AC	2.966	136
21116101BM	2.966	136
21116101KM	2.966	136
21116101KMB	3.252	136
21116101NM	2.966	136
21116101OM	4.592	136
21116101OPM	4.592	136
21116101OR	4.592	136
21116103	1.965	136
21116103AC	3.046	136
21116103BM	3.046	136
21116103KM	3.046	136
21116103KMB	3.342	136
21116103NM	3.046	136
21116103OM	4.714	136
21116103OPM	4.714	136
21116103OR	4.714	136
21118221	315	333
21118221AC	489	333
21118221BM	489	333
21118221CA	536	333
21118221GR	536	333
21118221KM	489	333
21118221KMB	536	333
21118221NM	489	333
21118221OM	757	333
21118221OPM	757	333
21118221OR	757	333
21118221VO	536	333
21125001	583	224
21125001AC	902	224
21125001BM	902	224
21125001CA	992	224
21125001GR	992	224
21125001KM	902	224
21125001KMB	992	224
21125001NM	902	224
21125001OM	1.401	224
21125001OPM	1.401	224
21125001OR	1.401	224
21125001VO	992	224
21135003	2.364	229
21135003AC	3.666	229
21135003BM	3.666	229
21135003CA	4.019	229
21135003GR	4.019	229
21135003KM	3.666	229
21135003KMB	4.019	229
21135003NM	3.666	229
21135003OM	5.673	229
21135003OPM	5.673	229
21135003OR	5.673	229
21135003VO	4.019	229
21135004	2.538	227
21135004AC	3.934	227
21135004BM	3.934	227
21135004CA	4.315	227
21135004GR	4.315	227
21135004KM	3.934	227
21135004KMB	4.315	227
21135004NM	3.934	227
21135004OM	6.091	227
21135004OPM	6.091	227
21135004OR	6.091	227
21135004VO	4.315	227
21135005	3.534	226
21135005AC	5.480	226
21135005BM	5.480	226
21135005CA	6.007	226
21135005GR	6.007	226
21135005KM	5.480	226
21135005KMB	6.007	226
21135005NM	5.480	226
21135005OM	8.484	226
21135005OPM	8.484	226
21135005OR	8.484	226
21135005VO	6.007	226
21150301	545	420
21150301AC	841	420
21150301BM	841	420
21150301KM	841	420
21150301KMB	921	420
21150301NM	841	420
21150301OM	1.302	420
21150301OPM	1.302	420
21150301OR	1.302	420
21210001	226	413
21210301	306	412
21220001	202	413
21510303	268	190
21510303D	315	190
21510303DA	353	190
21510310	282	190
21510310D	334	190
21510410	310	191
21510410D	362	191
21512010	282	191
21512010D	334	191
21512010DA	385	191
21516710	437	192
21516710111	630	417
21517010	512	192
21517701	414	193
21518001	611	193
21518221	212	334
21525001	428	195
21526710	362	192
21527010	442	192
21527702	658	193
21527810	259	193
21528110	353	193
21530601	89	419
21533301	329	388
21535004	1.636	195
21544101	357	385
21550601	99	419
21552001	80	419
21552002	99	419
21599002	1.246	194
2161030111	489	416
21610303	301	180
21610303DA	395	180
21610303NM	470	180
21610310	310	180
21610410	343	180
2161041011BR1	503	416
21612010	315	181
21612010DA	409	181
21612010NM	489	181
21616401	700	184
21616401NM	1.086	184
21616409	771	184
21616409NM	1.194	184
21616710	447	181
21616710NM	696	181
21617010	564	182
21617010NM	874	182
21617401	1.283	184
21617401NM	1.988	184
21617409	1.457	184
21617409NM	2.261	184
21617701	451	184
21618001	635	184

Nr. Katalog.	zł	
21618221	221	334
21619110	1.452	182
21619601	1.250	185
21619601NM	1.941	185
21619602	1.518	185
21625001	428	187
21625001NM	663	187
21626710	376	181
21627010	494	182
21627810	282	183
21628110	376	183
21631221	1.955	182
2163200311	823	417
21632010	432	401
21632020	451	401
21632030	456	402
21635004	1.753	187
21635004NM	2.717	187
21638004	1.654	183
21638004NM	2.571	183
21639301	1.584	185
21639302NM	2.453	186
21639502NM	3.158	186
21639521	2.035	186
21642010	494	403
21644010	451	384
21644020	461	384
21644710	414	387
21644720	423	387
21710301	400	168
21710303	385	168
21710401	428	168
21712001	404	170
21712301	879	170
21716401	917	175
21716409	1.142	175
21716701	588	171
21717001	686	171
21717419	1.518	175
21717701	479	175
21718001	686	175
21719101	1.476	172
21720301	724	168
21725001	451	177
21726701	494	171
21727001	592	171
21727810	306	173
21728110	400	174
21730021	494	170
21730022	545	170
21730023	545	169
21730024	592	169
21730801	672	169
21730802	644	169
21731221	2.035	172
21735003	1.424	177
21735004	1.570	177
21738003	1.443	174
21738004	1.589	174
21738501	1.570	176
21738502	1.302	176
21780301	907	168
21799501	1.283	172
21819110	1.532	173
21819701	1.636	173
21830010	226	459

22

Nr. Katalog.	zł	
22010301	428	158
22010401	470	158
22012001	442	159
22016701	602	159
22017001	705	159
22019101	1.584	160
22019701	1.683	160
22020401	780	158
22030021	578	158
22030022	630	159
22110301	573	128
22110301AC	888	128
22110301BM	888	128
22110301CA	973	128
22110301DA	691	128
22110301GR	973	128
22110301KM	888	128
22110301KMB	973	128
22110301NM	888	128
22110301OM	1.377	128
22110301OPM	1.377	128
22110301OR	1.377	128
22110301VO	973	128
22110401	616	128
22110401AC	954	128
22110401BM	954	128
22110401CA	1.048	128
22110401DA	733	128
22110401GR	1.048	128
22110401KM	954	128
22110401KMB	1.048	128
22110401NM	954	128
22110401OM	1.476	128
22110401OPM	1.476	128
22110401OR	1.476	128
22110401VO	1.048	128
22110402	573	129
22110402AC	888	129
22110402BM	888	129
22110402CA	973	129
22110402DA	691	129
22110402GR	973	129
22110402KM	888	129
22110402KMB	973	129
22110402NM	888	129
22110402OM	1.377	129
22110402OPM	1.377	129
22110402OR	1.377	129
22110402VO	973	129
22112001	588	132
22112001AC	912	132
22112001BM	912	132
22112001CA	1.001	132
22112001DA	714	132
22112001GR	1.001	132
22112001KM	912	132
22112001KMB	1.001	132
22112001NM	912	132
22112001OM	1.410	132
22112001OPM	1.410	132
22112001OR	1.410	132
22112001VO	1.001	132
22112002	588	132
22112002AC	912	132
22112002BM	912	132
22112002CA	1.001	132
22112002DA	714	132
22112002GR	1.001	132
22112002KM	912	132
22112002KMB	1.001	132
22112002NM	912	132
22112002OM	1.410	132
22112002OPM	1.410	132
22112002OR	1.410	132
22112002VO	1.001	132
22116701	1.194	132
22116701AC	1.852	132
22116701BM	1.852	132
22116701CA	2.030	132
22116701GR	2.030	132
22116701KM	1.852	132
22116701KMB	2.030	132
22116701NM	1.852	132
22116701OM	2.867	132
22116701OPM	2.867	132
22116701VO	2.030	132
22117001	1.302	132
22117001AC	2.016	132
22117001BM	2.016	132
22117001CA	2.214	132
22117001GR	2.214	132
22117001KM	2.016	132
22117001KMB	2.214	132
22117001NM	2.016	132
22117001OM	3.126	132
22117001OPM	3.126	132
22117001VO	2.214	132
22118101	541	441
22118101AC	837	441
22118101BM	837	441
22118101CA	921	441
22118101GR	921	441
22118101KM	837	441
22118101KMB	921	441
22118101NM	837	441
22118101OM	1.297	441
22118101OPM	1.297	441
22118101VO	921	441
22118201	235	334
22118201AC	367	334
22118201BM	367	334
22118201CA	400	334
22118201GR	400	334
22118201KM	367	334
22118201KMB	400	334
22118201NM	367	334
22118201OM	564	334
22118201OPM	564	334
22118201VO	400	334
22119101	2.350	285
22119101AC	3.643	285
22119101BM	3.643	285
22119101CA	3.995	285
22119101GR	3.995	285
22119101KM	3.643	285
22119101KMB	3.995	285
22119101NM	3.643	285
22119101OM	5.640	285
22119101OPM	5.640	285
22119101VO	3.995	285
22119901	2.468	282
22119901AC	3.826	282
22119901BM	3.826	282
22119901CA	4.197	282
22119901GR	4.197	282
22119901KM	3.826	282
22119901KMB	4.197	282
22119901NM	3.826	282
22119901OM	5.922	282
22119901OPM	5.922	282
22119901VO	4.197	282
22120401	1.203	128
22120401AC	1.866	128
22120401BM	1.866	128
22120401CA	2.045	128
22120401GR	2.045	128
22120401KM	1.866	128
22120401KMB	2.045	128
22120401NM	1.866	128
22120401OM	2.886	128
22120401OPM	2.886	128
22120401OR	2.886	128
22120401VO	2.045	128
22120402	1.203	129
22120402AC	1.866	129
22120402BM	1.866	129
22120402CA	2.045	129
22120402GR	2.045	129
22120402KM	1.866	129
22120402KMB	2.045	129
22120402NM	1.866	129
22120402OM	2.886	129
22120402OPM	2.886	129
22120402OR	2.886	129
22120402VO	2.045	129
22127310	541	267
22127310AC	837	267
22127310BM	837	267
22127310CA	921	267
22127310GR	921	267
22127310KM	837	267
22127310KMB	921	267
22127310NM	837	267
22127310OM	1.297	267
22127310OPM	1.297	267
22127310VO	921	267
22127810	400	264
22127810AC	620	264
22127810BM	620	264
22127810CA	682	264
22127810GR	682	264
22127810KM	620	264
22127810KMB	682	264
22127810NM	620	264
22127810OM	959	264
22127810OPM	959	264
22127810VO	682	264
22128110	494	265
22128110AC	766	265
22128110BM	766	265
22128110CA	841	265
22128110GR	841	265
22128110KM	766	265
22128110KMB	841	265
22128110NM	766	265
22128110OM	1.184	265
22128110OPM	1.184	265
22128110VO	841	265
22130001	724	130
22130001AC	1.123	130
22130001BM	1.123	130
22130001CA	1.231	130
22130001GR	1.231	130
22130001KM	1.123	130
22130001KMB	1.231	130
22130001NM	1.123	130
22130001OM	1.739	130
22130001OPM	1.739	130
22130001OR	1.739	130
22130001VO	1.231	130
22130002	776	131
22130002AC	1.203	131
22130002BM	1.203	131
22130002CA	1.321	131
22130002GR	1.321	131
22130002KM	1.203	131
22130002KMB	1.321	131
22130002NM	1.203	131
22130002OM	1.861	131
22130002OPM	1.861	131
22130002OR	1.861	131
22130002VO	1.321	131
22130003	907	131
22130003AC	1.405	131
22130003BM	1.405	131
22130003CA	1.542	131
22130003GR	1.542	131
22130003KM	1.405	131
22130003KMB	1.542	131
22130003NM	1.405	131
22130003OM	2.176	131
22130003OPM	2.176	131
22130003OR	2.176	131
22130003VO	1.542	131
22130004	959	131
22130004AC	1.485	131
22130004BM	1.485	131
22130004CA	1.631	131
22130004GR	1.631	131
22130004KM	1.485	131
22130004KMB	1.631	131
22130004NM	1.485	131
22130004OM	2.303	131
22130004OPM	2.303	131
22130004OR	2.303	131
22130004VO	1.631	131
22138003	2.186	272
22138003AC	3.389	272
22138003BM	3.389	272
22138003CA	3.718	272
22138003GR	3.718	272
22138003KM	3.389	272
22138003KMB	3.718	272
22138003NM	3.389	272
22138003OM	5.245	272
22138003OPM	5.245	272
22138003VO	3.718	272
22138004	2.350	270
22138004AC	3.643	270
22138004BM	3.643	270
22138004CA	3.995	270
22138004GR	3.995	270
22138004KM	3.643	270
22138004KMB	3.995	270
22138004NM	3.643	270
22138004OM	5.640	270
22138004OPM	5.640	270
22138004VO	3.995	270
22138005	3.351	270
22138005AC	5.194	270
22138005BM	5.194	270
22138005CA	5.696	270
22138005GR	5.696	270
22138005KM	5.194	270
22138005KMB	5.696	270
22138005NM	5.194	270
22138005OM	8.042	270
22138005OPM	8.042	270
22138005VO	5.696	270
22138007	1.603	275
22138007AC	2.486	275
22138007BM	2.486	275
22138007CA	2.726	275
22138007GR	2.726	275
22138007KM	2.486	275
22138007KMB	2.726	275
22138007NM	2.486	275
22138007OM	3.845	275
22138007OPM	3.845	275
22138007VO	2.726	275
22144701	949	129
22144701AC	1.471	129
22144701BM	1.471	129
22144701CA	1.612	129
22144701GR	1.612	129
22144701KM	1.471	129
22144701KMB	1.612	129
22144701NM	1.471	129
22144701OM	2.280	129
22144701OPM	2.280	129
22144701OR	2.280	129
22144701VO	1.612	129
22164701	1.062	130
22164701AC	1.645	130
22164701BM	1.645	130
22164701CA	1.805	130
22164701GR	1.805	130
22164701KM	1.645	130
22164701KMB	1.805	130
22164701NM	1.645	130
22164701OM	2.547	130
22164701OPM	2.547	130
22164701OR	2.547	130
22164701VO	1.805	130
22180401	1.387	128
22180401AC	2.148	128
22180401BM	2.148	128
22180401CA	2.359	128
22180401GR	2.359	128
22180401KM	2.148	128
22180401KMB	2.359	128
22180401NM	2.148	128
22180401OM	3.328	128
22180401OPM	3.328	128
22180401OR	3.328	128
22180401VO	2.359	128
22180402	1.387	129
22180402AC	2.148	129
22180402BM	2.148	129
22180402CA	2.359	129
22180402GR	2.359	129
22180402KM	2.148	129
22180402KMB	2.359	129
22180402NM	2.148	129
22180402OM	3.328	129
22180402OPM	3.328	129
22180402OR	3.328	129
22180402VO	2.359	129
22184701	1.170	130
22184701AC	1.814	130
22184701BM	1.814	130
22184701CA	1.988	130
22184701GR	1.988	130
22184701KM	1.814	130
22184701KMB	1.988	130
22184701NM	1.814	130
22184701OM	2.811	130
22184701OPM	2.811	130
22184701OR	2.811	130
22184701VO	1.988	130
22210301	677	106
22210301AC	1.048	106
22210301BM	1.048	106
22210301CA	1.152	106
22210301DA	794	106
22210301KMB	1.152	106
22210301NM	1.048	106
22210301OM	1.626	106
22210401	724	106
22210401AC	1.123	106
22210401BM	1.123	106
22210401CA	1.231	106

Nr. Katalog.	zł	
22210401DA	841	106
22210401KMB	1.231	106
22210401NM	1.123	106
22210401OM	1.739	106
22210402	724	106
22210402AC	1.123	106
22210402BM	1.123	106
22210402CA	1.231	106
22210402DA	841	106
22210402KMB	1.231	106
22210402NM	1.123	106
22210402OM	1.739	106
22212001	691	108
22212001AC	1.072	108
22212001BM	1.072	108
22212001CA	1.175	108
22212001DA	808	108
22212001KMB	1.175	108
22212001NM	1.072	108
22212001OM	1.659	108
22212002	691	108
22212002AC	1.072	108
22212002BM	1.072	108
22212002CA	1.175	108
22212002DA	808	108
22212002KMB	1.175	108
22212002NM	1.072	108
22212002OM	1.659	108
22216701	1.278	109
22216701AC	1.983	109
22216701BM	1.983	109
22216701CA	2.171	109
22216701KMB	2.171	109
22216701NM	1.983	109
22216701OM	3.069	109
22217001	1.387	109
22217001AC	2.148	109
22217001BM	2.148	109
22217001CA	2.359	109
22217001KMB	2.359	109
22217001NM	2.148	109
22217001OM	3.328	109
22218101	541	441
22218101AC	837	441
22218101BM	837	441
22218101CA	921	441
22218101KMB	921	441
22218101NM	837	441
22218101OM	1.297	441
22218201	235	333
22218201AC	367	333
22218201BM	367	333
22218201CA	400	333
22218201KMB	400	333
22218201NM	367	333
22218201OM	564	333
22219101	2.350	284
22219101AC	3.643	284
22219101BM	3.643	284
22219101CA	3.995	284
22219101KMB	3.995	284
22219101NM	3.643	284
22219101OM	5.640	284
22219901	2.468	282
22219901AC	3.826	282
22219901BM	3.826	282
22219901CA	4.197	282
22219901KMB	4.197	282
22219901NM	3.826	282
22219901OM	5.922	282
22220401	1.260	107
22220401AC	1.951	107
22220401BM	1.951	107
22220401CA	2.143	107
22220401KMB	2.143	107
22220401NM	1.951	107
22220401OM	3.022	107
22220402	1.260	106
22220402AC	1.951	106
22220402BM	1.951	106
22220402CA	2.143	106
22220402KMB	2.143	106
22220402NM	1.951	106
22220402OM	3.022	106
22227301	588	266
22227301AC	912	266
22227301BM	912	266
22227301CA	1.001	266
22227301KMB	1.001	266
22227301NM	912	266
22227301OM	1.410	266
22227801	447	263
22227801AC	691	263
22227801BM	691	263
22227801CA	761	263
22227801KMB	761	263
22227801NM	691	263
22227801OM	1.072	263
22228101	541	265
22228101AC	837	265
22228101BM	837	265
22228101CA	921	265
22228101KMB	921	265
22228101NM	837	265
22228101OM	1.297	265
22230001	776	108
22230001AC	1.203	108
22230001BM	1.203	108
22230001CA	1.321	108
22230001KMB	1.321	108
22230001NM	1.203	108
22230001OM	1.861	108
22230002	827	108
22230002AC	1.283	108
22230002BM	1.283	108
22230002CA	1.405	108
22230002KMB	1.405	108
22230002NM	1.283	108
22230002OM	1.983	108
22238003	2.087	272
22238003AC	3.234	272
22238003BM	3.234	272
22238003CA	3.549	272
22238003KMB	3.549	272
22238003NM	3.234	272
22238003OM	5.010	272
22238004	2.251	269
22238004AC	3.487	269
22238004BM	3.487	269
22238004CA	3.826	269
22238004KMB	3.826	269
22238004NM	3.487	269
22238004OM	5.405	269
22238005	3.389	269
22238005AC	5.255	269
22238005BM	5.255	269
22238005CA	5.762	269
22238005KMB	5.762	269
22238005NM	5.255	269
22238005OM	8.131	269
22244701	1.086	107
22244701AC	1.683	107
22244701BM	1.683	107
22244701CA	1.847	107
22244701KMB	1.847	107
22244701NM	1.683	107
22244701OM	2.604	107
22264701	1.142	107
22264701AC	1.772	107
22264701BM	1.772	107
22264701CA	1.941	107
22264701KMB	1.941	107
22264701NM	1.772	107
22264701OM	2.740	107
22280401	1.438	107
22280401AC	2.228	107
22280401BM	2.228	107
22280401CA	2.444	107
22280401KMB	2.444	107
22280401NM	2.228	107
22280401OM	3.450	107
22280402	1.438	106
22280402AC	2.228	106
22280402BM	2.228	106
22280402CA	2.444	106
22280402KMB	2.444	106
22280402NM	2.228	106
22280402OM	3.450	106
22284701	1.194	107
22284701AC	1.852	107
22284701BM	1.852	107
22284701CA	2.030	107
22284701KMB	2.030	107
22284701NM	1.852	107
22284701OM	2.867	107

23

23033502	1.105	393
23033502AC	1.716	393
23033502BM	1.716	393
23033502CA	1.880	393
23033502NM	1.716	393
23033502OM	2.656	393
23033502OPM	2.656	393
23033502VO	1.880	393
23033503	1.208	393
23033503AC	1.871	393
23033503BM	1.871	393
23033503CA	2.054	393
23033503NM	1.871	393
23033503OM	2.895	393
23033503OPM	2.895	393
23033503VO	2.054	393
23043801	1.711	394
23043802	1.509	395
23043802AC	2.341	395
23043802CA	2.566	395
23043802NM	2.341	395
23043802VO	2.566	395
23043803	1.307	395
23043803AC	2.026	395
23043803NM	2.026	395
23043804	954	395
23043804CA	1.626	395
23043804NM	1.481	395
23043804VO	1.626	395
23043840	536	396
23044002	1.231	382
23044002AC	1.908	382
23044002BM	1.908	382
23044002CA	2.096	382
23044002NM	1.908	382
23044002OM	2.956	382
23044002OPM	2.956	382
23044002VO	2.096	382
23044003	1.105	383
23044003AC	1.716	383
23044003BM	1.716	383
23044003CA	1.880	383
23044003NM	1.716	383
23044003OM	2.656	383
23044003OPM	2.656	383
23044003VO	1.880	383
23044005	630	384
23044005AC	973	384
23044005CA	1.067	384
23044005NM	973	384
23044005VO	1.067	384
23044006	804	383
23044006AC	1.246	383
23044006CA	1.368	383
23044006NM	1.246	383
23044006VO	1.368	383
23044007	705	383
23044007AC	1.090	383
23044007CA	1.199	383
23044007NM	1.090	383
23044007VO	1.199	383
23044501	3.168	396
23044501AC	4.912	396
23044501CA	5.386	396
23044501NM	4.912	396
23044501OM	7.605	396
23044501OPM	7.605	396
23044501VO	5.386	396
23045301	2.515	388
23045301AC	3.896	388
23045301CA	4.277	388
23045301NM	3.896	388
23045301OM	6.035	388
23045301OPM	6.035	388
23045301VO	4.277	388
23045302	1.260	390
23045302NM	1.951	390
23045303	1.260	390
23045303NM	1.951	390
23045304	1.410	390
23045402	1.810	389
23045402NM	2.806	389
23045403	1.810	389
23045403NM	2.806	389
23045404	1.701	388
23048701	1.659	394
23048701CA	2.820	394
23048701OM	3.981	394
23048701OPM	3.981	394
23048701VO	2.820	394
23048702	1.810	393
23048702CA	3.079	393
23048702NM	2.806	393
23048702OM	4.343	393
23048702OPM	4.343	393
23048702VO	3.079	393
23050301	757	390
23050301CA	1.283	390
23050301NM	1.170	390
23050301OM	1.810	390
23050301OPM	1.810	390
23050301VO	1.283	390
23050302	301	390
23050401	1.227	389
23050401CA	1.753	389
23050401NM	1.640	389
23050401OM	2.280	389
23050401OPM	2.280	389
23050401VO	1.753	389
23050402	832	389
23444005	33	456
23461013	28	456
23461015	28	456
23461038	28	457
23461050	28	456
23461301	28	456
23461303	28	456
23461305	42	456
23461380	28	457
23461501	28	456
23466001	28	456
23466203	28	456
23466205	28	456
23466905	28	457
23466938	28	457
23467205	28	457
23467238	28	457
23468301	47	457
23468303	47	457

24

24112350	329	343
24112350AC	512	343
24112350CA	559	343
24112350GR	559	343
24112350KM	512	343
24112350KMB	559	343
24112350NM	512	343
24112350OM	790	343
24112350OPM	790	343
24112350OR	790	343
24112350VO	559	343
24112351	329	343
24112351AC	512	343
24112351CA	559	343
24112351GR	559	343
24112351KM	512	343
24112351KMB	559	343
24112351NM	512	343
24112351OM	790	343
24112351OPM	790	343
24112351OR	790	343
24112351VO	559	343
24112352	400	343
24112352AC	620	343
24112352LM	620	343
24112352OR	959	343
24112352VO	682	343
24210201	1.372	42
24210201AC	2.129	42
24210201LM	2.129	42
24210201OR	3.295	42
24210201VO	2.336	42
24210301	1.081	42
24210301AC	1.678	42
24210301LM	1.678	42
24210301OR	2.594	42
24210301VO	1.838	42
24210501	1.927	43
24210501AC	2.985	43
24210501LM	2.985	43
24210501OR	4.625	43
24210601	1.640	43
24210601AC	2.543	43
24210601LM	2.543	43
24210601OR	3.934	43
24210601VO	2.787	43
24210801	1.269	42
24210801AC	1.965	42
24210801LM	1.965	42
24210801OR	3.041	42
24210901	902	42
24210901AC	1.396	42
24210901LM	1.396	42
24210901OR	2.162	42
24210902	1.396	42
24210902AC	2.167	42
24210902LM	2.167	42
24210902OR	3.356	42
24212001	1.137	44
24212001AC	1.763	44
24212001LM	1.763	44
24212001OR	2.726	44
24212001VO	1.932	44
24212101	1.429	45
24212101AC	2.214	45
24212101LM	2.214	45
24212101OR	3.426	45
24212101VO	2.430	45
24212201	935	44
24212201AC	1.448	44
24212201LM	1.448	44
24212201OR	2.247	44
24212202	1.452	44
24212202AC	2.251	44
24212202LM	2.251	44
24212202OR	3.487	44
24214501	2.350	48
24214501AC	3.643	48
24214501LM	3.643	48
24214501OR	5.635	48
24214601	3.069	48
24214601AC	4.756	48
24214601LM	4.756	48
24214601OR	7.360	48
24215101	1.429	43
24215101AC	2.214	43
24215101LM	2.214	43
24215101OR	3.426	43
24215101VO	2.430	43
24215102	1.532	43
24215102AC	2.378	43
24215102LM	2.378	43
24215102OR	3.680	43
24215501	470	52
24215501AC	724	52
24215501LM	724	52
24215501OR	1.123	52
24215502	470	52
24215502AC	724	52
24215502LM	724	52
24215502OR	1.123	52
24216301	1.481	45
24216301AC	2.294	45
24216301LM	2.294	45
24216301OR	3.549	45
24216301VO	2.515	45
24216402	3.144	50
24216402AC	4.874	50
24216402LM	4.874	50
24216409	2.453	49
24216409AC	3.802	49
24216409LM	3.802	49
24216409OR	5.889	49
24216701	1.532	45
24216701AC	2.378	45
24216701LM	2.378	45
24216701OR	3.680	45
24216701VO	2.609	45
24217001	1.772	45
24217001AC	2.745	45
24217001LM	2.745	45
24217001OR	4.249	45

Nr. Katalog.	zł	
24217001VO	3.008	45
24217409	2.721	49
24217409AC	4.216	49
24217409LM	4.216	49
24217409OR	6.528	49
24217601	2.195	45
24217601AC	3.398	45
24217601LM	3.398	45
24217601OR	5.264	45
24217601VO	3.727	45
24217602	4.724	46
24217602AC	7.323	46
24217602LM	7.323	46
24217609	3.436	50
24217609AC	5.325	50
24217609LM	5.325	50
24217609OR	8.244	50
24217701	583	46
24217701AC	902	46
24217701LM	902	46
24217701OR	1.401	46
24217703	3.290	48
24217703AC	5.100	48
24217703LM	5.100	48
24218001	902	47
24218001AC	1.396	47
24218001LM	1.396	47
24218001OR	2.162	47
24218003	3.210	47
24218003AC	4.973	47
24218003LM	4.973	47
24218003OR	7.699	47
24218003VO	5.457	47
24218004	3.036	47
24218004AC	4.709	47
24218004LM	4.709	47
24218004OR	7.290	47
24218201	357	334
24218201AC	555	334
24218201LM	555	334
24218201OR	855	334
24219102	5.043	46
24219102AC	7.816	46
24219102LM	7.816	46
24219102VO	8.573	46
24219401	2.308	49
24219401AC	3.577	49
24219401LM	3.577	49
24219401OR	5.541	49
24219402	3.257	49
24219402AC	5.053	49
24219402LM	5.053	49
24219403	1.763	438
24219403AC	2.726	438
24219403LM	2.726	438
24219403OR	4.225	438
24219501	4.362	50
24219501AC	6.759	50
24219501LM	6.759	50
24219503	5.226	51
24219503AC	8.098	51
24219503LM	8.098	51
24219503VO	8.883	51
24220001	1.321	43
24220001AC	2.049	43
24220001LM	2.049	43
24220001OR	3.173	43
24220001VO	2.247	43
24221501	1.180	398
24221501AC	1.833	398
24221501LM	1.833	398
24221501OR	2.834	398
24222001	1.283	44
24222001AC	1.988	44
24222001LM	1.988	44
24222001OR	3.079	44
24231001	1.156	397
24231001AC	1.791	397
24231001LM	1.791	397
24231001OR	2.778	397
24233401	2.012	393
24233401AC	3.116	393
24233401LM	3.116	393
24233401OR	4.827	393
24234101	1.612	383
24234101AC	2.500	383
24234101LM	2.500	383
24234101OR	3.873	383
24234201	1.194	397
24234201AC	1.847	397
24234201CA	2.026	397
24234201LM	1.847	397
24234201OR	2.862	397
24234201VO	2.026	397
24235202	5.076	51
24235202AC	7.863	51
24235202LM	7.863	51
24235202OR	12.178	51
24235301	6.688	51
24235301AC	10.368	51
24235301LM	10.368	51
24235301OR	16.051	51
24244101	1.058	383
24244101AC	1.636	383
24244101LM	1.636	383
24244101OR	2.533	383
24247601	2.900	53
24247601AC	4.493	53
24247601LM	4.493	53
24247602	2.829	52
24247602AC	4.385	52
24247602LM	4.385	52
24250301	522	44
24250301AC	808	44
24250301LM	808	44
24250301OR	1.255	44
24252001	517	52
24252001AC	804	52
24252001LM	804	52
24252001OR	1.246	52
24273201	1.086	321
24273201AC	1.683	321
24273201LM	1.683	321
24284001	244	424
24284001AC	381	424
24284001BM	381	424
24284001CA	418	424
24284001GR	418	424
24284001KM	381	424
24284001KMB	418	424
24284001LM	381	424
24284001NM	381	424
24284001OM	592	424
24284001OPM	592	424
24284001OR	592	424
24284001VO	418	424
24284002	230	424
24284002AC	357	424
24284002BM	357	424
24284002CA	395	424
24284002GR	395	424
24284002KM	357	424
24284002KMB	395	424
24284002LM	357	424
24284002NM	357	424
24284002OM	555	424
24284002OPM	555	424
24284002OR	555	424
24284002VO	395	424
24284010	263	424
24284010AC	404	424
24284010BM	404	424
24284010CA	447	424
24284010GR	447	424
24284010KM	404	424
24284010KMB	447	424
24284010LM	404	424
24284010NM	404	424
24284010OM	630	424
24284010OPM	630	424
24284010OR	630	424
24284010VO	447	424
24284020	244	424
24284020AC	381	424
24284020BM	381	424
24284020CA	418	424
24284020GR	418	424
24284020KM	381	424
24284020KMB	418	424
24284020LM	381	424
24284020NM	381	424
24284020OM	592	424
24284020OPM	592	424
24284020OR	592	424
24284020VO	418	424
24287101	776	438
24287101AC	1.199	438
24287101LM	1.199	438
24287101OR	1.857	438

25

25429801	917	446
25429801AC	1.419	446
25429801BM	1.419	446
25429801CA	1.560	446
25429801GR	1.560	446
25429801KM	1.419	446
25429801KMB	1.560	446
25429801NM	1.419	446
25429801OM	2.200	446
25429801OPM	2.200	446
25429801OR	2.200	446
25429801VO	1.560	446
25429802	917	446
25429802AC	1.419	446
25429802BM	1.419	446
25429802CA	1.560	446
25429802GR	1.560	446
25429802KM	1.419	446
25429802KMB	1.560	446
25429802NM	1.419	446
25429802OM	2.200	446
25429802OPM	2.200	446
25429802OR	2.200	446
25429802VO	1.560	446
25477001	66	446
25477002	61	447
25477003	52	447
25477004	47	447
25477005	71	448
25477006	14	449
25477007	71	446
25477008	24	449
25477009	80	448
25477010	14	449
25477011	19	449
25477012	66	447
25477013	19	449
25477091	197	448
25477092	202	448

26

26110501	1.189	74
26110501AC	1.838	74
26110501BM	1.838	74
26110501CA	2.016	74
26110501GR	2.016	74
26110501KM	1.838	74
26110501KMB	2.016	74
26110501NM	1.838	74
26110501OM	2.848	74
26110501OPM	2.848	74
26110501OR	2.848	74
26110501VO	2.016	74
26110502	1.269	74
26110502AC	1.965	74
26110502BM	1.965	74
26110502CA	2.153	74
26110502GR	2.153	74
26110502KM	1.965	74
26110502KMB	2.153	74
26110502NM	1.965	74
26110502OM	3.041	74
26110502OPM	3.041	74
26110502OR	3.041	74
26110502VO	2.153	74
26112001	884	77
26112001D	1.006	77
26116701	1.396	79
26116701AC	2.167	79
26116701BM	2.167	79
26116701CA	2.378	79
26116701GR	2.378	79
26116701KM	2.167	79
26116701KMB	2.378	79
26116701NM	2.167	79
26116701OM	3.356	79
26116701OPM	3.356	79
26116701OR	3.356	79
26116701VO	2.378	79
26117001	1.504	79
26117001AC	2.331	79
26117001BM	2.331	79
26117001CA	2.557	79
26117001GR	2.557	79
26117001KM	2.331	79
26117001KMB	2.557	79
26117001NM	2.331	79
26117001OM	3.610	79
26117001OPM	3.610	79
26117001OR	3.610	79
26117001VO	2.557	79
26118221	212	333
26118221AC	329	333
26118221BM	329	333
26118221CA	357	333
26118221GR	357	333
26118221KM	329	333
26118221KMB	357	333
26118221NM	329	333
26118221OM	508	333
26118221OPM	508	333
26118221OR	508	333
26118221VO	357	333
26130701	1.570	73
26130701AC	2.430	73
26130701BM	2.430	73
26130701CA	2.670	73
26130701GR	2.670	73
26130701KM	2.430	73
26130701KMB	2.670	73
26130701NM	2.430	73
26130701OM	3.765	73
26130701OPM	3.765	73
26130701OR	3.765	73
26130701VO	2.670	73
26130801	1.716	73
26130801AC	2.660	73
26130801BM	2.660	73
26130801CA	2.914	73
26130801GR	2.914	73
26130801KM	2.660	73
26130801KMB	2.914	73
26130801NM	2.660	73
26130801OM	4.117	73
26130801OPM	4.117	73
26130801OR	4.117	73
26130801VO	2.914	73
26190301	870	72
26190301AC	1.349	72
26190301BM	1.349	72
26190301CA	1.481	72
26190301D	987	72
26190301GR	1.481	72
26190301KM	1.349	72
26190301KMB	1.481	72
26190301NM	1.349	72
26190301OM	2.087	72
26190301OPM	2.087	72
26190301OR	2.087	72
26190301VO	1.481	72
26212001	884	77
26212001D	1.006	77
26215001	2.265	146
26218004	512	440
26218004AC	794	440
26218004BM	794	440
26218004CA	874	440
26218004GR	874	440
26218004KM	794	440
26218004KMB	874	440
26218004NM	794	440
26218004OM	1.231	440
26218004OPM	1.231	440
26218004OR	1.231	440
26218004VO	874	440
26222402	1.109	77
26222402AC	1.725	77
26222402BM	1.725	77
26222402CA	1.889	77
26222402GR	1.889	77
26222402KM	1.725	77
26222402KMB	1.889	77
26222402NM	1.725	77
26222402OM	2.670	77
26222402OPM	2.670	77
26222402OR	2.670	77
26222402VO	1.889	77
26225001	691	225
26225001AC	1.067	225
26225001BM	1.067	225
26225001CA	1.170	225
26225001GR	1.170	225
26225001KM	1.067	225
26225001KMB	1.170	225
26225001NM	1.067	225
26225001OM	1.654	225
26225001OPM	1.654	225
26225001OR	1.654	225
26225001VO	1.170	225
26227310	635	266
26227310AC	982	266
26227310BM	982	266
26227310CA	1.081	266
26227310GR	1.081	266
26227310KM	982	266
26227310KMB	1.081	266
26227310NM	982	266
26227310OM	1.523	266
26227310OPM	1.523	266
26227310OR	1.523	266
26227310VO	1.081	266
26227810	494	263
26227810AC	766	263
26227810BM	766	263
26227810CA	841	263
26227810GR	841	263
26227810KM	766	263
26227810KMB	841	263
26227810NM	766	263
26227810OM	1.184	263
26227810OPM	1.184	263
26227810OR	1.184	263
26227810VO	841	263
26228110	588	264
26228110AC	912	264
26228110BM	912	264
26228110CA	1.001	264
26228110GR	1.001	264
26228110KM	912	264
26228110KMB	1.001	264
26228110NM	912	264
26228110OM	1.410	264
26228110OPM	1.410	264
26228110OR	1.410	264
26228110VO	1.001	264
26230021	917	76
26230021AC	1.419	76
26230021BM	1.419	76
26230021CA	1.556	76
26230021GR	1.556	76
26230021KM	1.419	76
26230021KMB	1.556	76
26230021NM	1.419	76
26230021OM	2.195	76
26230021OPM	2.195	76
26230021OR	2.195	76
26230021VO	1.556	76
26230022	968	76
26230022AC	1.499	76
26230022BM	1.499	76
26230022CA	1.645	76
26230022GR	1.645	76
26230022KM	1.499	76
26230022KMB	1.645	76
26230022NM	1.499	76
26230022OM	2.322	76
26230022OPM	2.322	76
26230022OR	2.322	76
26230022VO	1.645	76
26230031	1.114	75
26230031AC	1.725	75
26230031BM	1.725	75
26230031CA	1.889	75
26230031GR	1.889	75
26230031KM	1.725	75
26230031KMB	1.889	75
26230031NM	1.725	75
26230031OM	2.670	75
26230031OPM	2.670	75

Nr. Katalog.	zł	
26230031OR	2.670	75
26230031VO	1.889	75
26230032	1.166	76
26230032AC	1.805	76
26230032BM	1.805	76
26230032CA	1.979	76
26230032GR	1.979	76
26230032KM	1.805	76
26230032KMB	1.979	76
26230032NM	1.805	76
26230032OM	2.792	76
26230032OPM	2.792	76
26230032OR	2.792	76
26230032VO	1.979	76
26230701	1.570	72
26230701AC	2.430	72
26230701BM	2.430	72
26230701CA	2.670	72
26230701GR	2.670	72
26230701KM	2.430	72
26230701KMB	2.670	72
26230701NM	2.430	72
26230701OM	3.765	72
26230701OPM	3.765	72
26230701OR	3.765	72
26230701VO	2.670	72
26230801	1.716	72
26230801AC	2.660	72
26230801BM	2.660	72
26230801CA	2.914	72
26230801GR	2.914	72
26230801KM	2.660	72
26230801KMB	2.914	72
26230801NM	2.660	72
26230801OM	4.117	72
26230801OPM	4.117	72
26230801OR	4.117	72
26230801VO	2.914	72
26235003	2.209	229
26235003AC	3.426	229
26235003BM	3.426	229
26235003CA	3.755	229
26235003GR	3.755	229
26235003KM	3.426	229
26235003KMB	3.755	229
26235003NM	3.426	229
26235003OM	5.302	229
26235003OPM	5.302	229
26235003OR	5.302	229
26235003VO	3.755	229
26235004	2.341	227
26235004AC	3.628	227
26235004BM	3.628	227
26235004CA	3.981	227
26235004GR	3.981	227
26235004KM	3.628	227
26235004KMB	3.981	227
26235004NM	3.628	227
26235004OM	5.617	227
26235004OPM	5.617	227
26235004OR	5.617	227
26235004VO	3.981	227
26235005	5.123	230
26235005AC	7.943	230
26235005BM	7.943	230
26235005CA	8.709	230
26235005GR	8.709	230
26235005KM	7.943	230
26235005KMB	8.709	230
26235005NM	7.943	230
26235005OM	12.295	230
26235005OPM	12.295	230
26235005OR	12.295	230
26235005VO	8.709	230
26235006	1.739	231
26235006AC	2.698	231
26235006BM	2.698	231
26235006CA	2.956	231
26235006GR	2.956	231
26235006KM	2.698	231
26235006KMB	2.956	231
26235006NM	2.698	231
26235006OM	4.174	231
26235006OPM	4.174	231
26235006OR	4.174	231
26235006VO	2.956	231
26237301	5.499	277
26237301AC	8.526	277
26237301BM	8.526	277
26237301CA	9.348	277
26237301GR	9.348	277
26237301KM	8.526	277
26237301KMB	9.348	277
26237301NM	8.526	277
26237301OM	13.198	277
26237301OPM	13.198	277
26237301OR	13.198	277
26237301VO	9.348	277
26237302	2.797	277
26237302AC	4.333	277
26237302BM	4.333	277
26237302CA	4.756	277
26237302GR	4.756	277
26237302KM	4.333	277
26237302KMB	4.756	277
26237302NM	4.333	277
26237302OM	6.712	277
26237302OPM	6.712	277
26237302OR	6.712	277
26237302VO	4.756	277
26238003	2.106	271
26238003AC	3.262	271
26238003BM	3.262	271
26238003CA	3.581	271
26238003GR	3.581	271
26238003KM	3.262	271
26238003KMB	3.581	271
26238003NM	3.262	271
26238003OM	5.053	271
26238003OPM	5.053	271
26238003OR	5.053	271
26238003VO	3.581	271
26238004	2.237	268
26238004AC	3.469	268
26238004BM	3.469	268
26238004CA	3.802	268
26238004GR	3.802	268
26238004KM	3.469	268
26238004KMB	3.802	268
26238004NM	3.469	268
26238004OM	5.367	268
26238004OPM	5.367	268
26238004OR	5.367	268
26238004VO	3.802	268
26238005	5.020	273
26238005AC	7.779	273
26238005BM	7.779	273
26238005CA	8.535	273
26238005GR	8.535	273
26238005KM	7.779	273
26238005KMB	8.535	273
26238005NM	7.779	273
26238005OM	12.046	273
26238005OPM	12.046	273
26238005OR	12.046	273
26238005VO	8.535	273
26238006	1.636	274
26238006AC	2.533	274
26238006BM	2.533	274
26238006CA	2.782	274
26238006GR	2.782	274
26238006KM	2.533	274
26238006KMB	2.782	274
26238006NM	2.533	274
26238006OM	3.925	274
26238006OPM	3.925	274
26238006OR	3.925	274
26238006VO	2.782	274
26247005	5.546	82
26247005AC	8.596	82
26247005BM	8.596	82
26247005CA	9.428	82
26247005GR	9.428	82
26247005KM	8.596	82
26247005KMB	9.428	82
26247005NM	8.596	82
26247005OM	13.315	82
26247005OPM	13.315	82
26247005OR	13.315	82
26247005VO	9.428	82
26247006	5.546	83
26247006AC	8.596	83
26247006BM	8.596	83
26247006CA	9.428	83
26247006GR	9.428	83
26247006KM	8.596	83
26247006KMB	9.428	83
26247006NM	8.596	83
26247006OM	13.315	83
26247006OPM	13.315	83
26247006OR	13.315	83
26247006VO	9.428	83
26285305	2.905	75
26285305AC	4.507	75
26285305BM	4.507	75
26285305CA	4.940	75
26285305GR	4.940	75
26285305KM	4.507	75
26285305KMB	4.940	75
26285305NM	4.507	75
26285305OM	6.975	75
26285305OPM	6.975	75
26285305OR	6.975	75
26285305VO	4.940	75
26285306	2.905	75
26285306AC	4.507	75
26285306BM	4.507	75
26285306CA	4.940	75
26285306GR	4.940	75
26285306KM	4.507	75
26285306KMB	4.940	75
26285306NM	4.507	75
26285306OM	6.975	75
26285306OPM	6.975	75
26285306OR	6.975	75
26285306VO	4.940	75
26285350	940	350
26290301	827	72
26290301AC	1.283	72
26290301BM	1.283	72
26290301CA	1.405	72
26290301D	935	72
26290301GR	1.405	72
26290301KM	1.283	72
26290301KMB	1.405	72
26290301NM	1.283	72
26290301OM	1.983	72
26290301OPM	1.983	72
26290301OR	1.983	72
26290301VO	1.405	72
26290401	1.217	74
26290401AC	1.885	74
26290401BM	1.885	74
26290401CA	2.068	74
26290401GR	2.068	74
26290401KM	1.885	74
26290401KMB	2.068	74
26290401NM	1.885	74
26290401OM	2.919	74
26290401OPM	2.919	74
26290401OR	2.919	74
26290401VO	2.068	74
26290402	1.161	73
26290402AC	1.800	73
26290402BM	1.800	73
26290402CA	1.974	73
26290402GR	1.974	73
26290402KM	1.800	73
26290402KMB	1.974	73
26290402NM	1.800	73
26290402OM	2.787	73
26290402OPM	2.787	73
26290402OR	2.787	73
26290402VO	1.974	73
26290403	1.109	73
26290403AC	1.725	73
26290403BM	1.725	73
26290403CA	1.889	73
26290403GR	1.889	73
26290403KM	1.725	73
26290403KMB	1.889	73
26290403NM	1.725	73
26290403OM	2.670	73
26290403OPM	2.670	73
26290403OR	2.670	73
26290403VO	1.889	73
28		
28110301	606	118
28110301AC	945	118
28110301CA	1.034	118
28110301KMB	1.034	118
28110301NM	945	118
28110301OPM	1.462	118
28110301VO	1.034	118
28110401	649	118
28110401AC	1.006	118
28110401CA	1.105	118
28110401KMB	1.105	118
28110401NM	1.006	118
28110401OPM	1.556	118
28110401VO	1.105	118
28110402	667	118
28110402AC	1.039	118
28110402NM	1.039	118
28110402OPM	1.607	118
28112001	644	120
28112001AC	996	120
28112001CA	1.095	120
28112001KMB	1.095	120
28112001NM	996	120
28112001OPM	1.546	120
28112001VO	1.095	120
28112301	907	341
28112301KMB	1.537	341
28116701	1.217	121
28116701AC	1.885	121
28116701CA	2.068	121
28116701KMB	2.068	121
28116701NM	1.885	121
28116701OPM	2.919	121
28116701VO	2.068	121
28117001	1.321	121
28117001AC	2.049	121
28117001CA	2.247	121
28117001KMB	2.247	121
28117001NM	2.049	121
28117001OPM	3.173	121
28117001VO	2.247	121
28119101	2.500	284
28119101AC	3.873	284
28119101CA	4.249	284
28119101KMB	4.249	284
28119101NM	3.873	284
28119101OPM	5.997	284
28119101VO	4.249	284
28119701	2.656	285
28119701AC	4.117	285
28119701CA	4.512	285
28119701KMB	4.512	285
28119701NM	4.117	285
28119701OPM	6.373	285
28119701VO	4.512	285
28120301	1.189	118
28120301AC	1.838	118
28120301CA	2.016	118
28120301KMB	2.016	118
28120301NM	1.838	118
28120301OPM	2.848	118
28120301VO	2.016	118
28125001	583	225
28125001AC	902	225
28125001CA	992	225
28125001KMB	992	225
28125001NM	902	225
28125001OPM	1.401	225
28125001VO	992	225
28127310	564	267
28127310AC	874	267
28127310NM	874	267
28127310OPM	1.354	267
28127810	423	263
28127810AC	658	263
28127810CA	719	263
28127810NM	658	263
28127810OPM	1.015	263
28127810VO	719	263
28128110	517	265
28128110AC	804	265
28128110CA	879	265
28128110KMB	879	265
28128110NM	804	265
28128110OPM	1.241	265
28128110VO	879	265
28130021	729	119
28130021AC	1.128	119
28130021CA	1.241	119
28130021KMB	1.241	119
28130021NM	1.128	119
28130021OPM	1.748	119
28130021VO	1.241	119
28130022	780	120
28130022AC	1.208	120
28130022CA	1.325	120
28130022KMB	1.325	120
28130022NM	1.208	120
28130022OPM	1.871	120
28130022VO	1.325	120
28130023	931	120
28130023AC	1.443	120
28130023NM	1.443	120
28130023OPM	2.233	120
28130024	982	120
28130024AC	1.518	120
28130024NM	1.518	120
28130024OPM	2.355	120
28135003	2.101	229
28135003AC	3.257	229
28135003CA	3.572	229
28135003NM	3.257	229
28135003VO	3.572	229
28135004	2.233	228
28135004AC	3.459	228
28135004CA	3.798	228
28135004KMB	3.798	228
28135004NM	3.459	228
28135004OPM	5.358	228
28135004VO	3.798	228
28135005	5.015	231
28135005AC	7.774	231
28135005CA	8.526	231
28135005NM	7.774	231
28135005OPM	12.037	231
28135005VO	8.526	231
28135006	1.631	232
28135006AC	2.529	232
28135006CA	2.773	232
28135006NM	2.529	232
28135006VO	2.773	232
28137301	4.897	276
28137301AC	7.591	276
28137301NM	7.591	276
28137301OPM	11.755	276
28137302	5.602	278
28137302AC	8.686	278
28137302NM	8.686	278
28137302OPM	13.447	278
28138004	2.167	269
28138004AC	3.361	269
28138004CA	3.685	269
28138004KMB	3.685	269
28138004NM	3.361	269
28138004OPM	5.198	269
28138004VO	3.685	269
28144701	1.058	119
28144701AC	1.636	119
28144701CA	1.795	119
28144701KMB	1.795	119
28144701NM	1.636	119
28144701OPM	2.533	119
28144701VO	1.795	119
28164701	1.109	119
28164701AC	1.725	119
28164701CA	1.889	119
28164701KMB	1.889	119
28164701NM	1.725	119
28164701OPM	2.670	119
28164701VO	1.889	119
28180301	1.372	118
28180301AC	2.129	118
28180301CA	2.336	118
28180301KMB	2.336	118
28180301NM	2.129	118
28180301OPM	3.295	118
28180301VO	2.336	118
28184701	1.189	119
28184701AC	1.838	119
28184701NM	1.838	119
28184701OPM	2.848	119
28310301	1.189	36

Nr. Katalog.	zł	
28310301AC	1.838	36
28310301KMB	2.016	36
28310301OM	2.848	36
28310301OPM	2.848	36
28310301VO	2.016	36
28310501	1.584	36
28310501AC	2.453	36
28310501KMB	2.693	36
28310501OM	3.802	36
28310501OPM	3.802	36
28310501VO	2.693	36
28312001	1.203	37
28312001AC	1.861	37
28312001KMB	2.045	37
28312001OM	2.886	37
28312001OPM	2.886	37
28312001VO	2.045	37
28316301	1.692	37
28316301AC	2.618	37
28316301KMB	2.872	37
28316301OM	4.056	37
28316301OPM	4.056	37
28316301VO	2.872	37
28317601	2.030	37
28317601AC	3.149	37
28317601KMB	3.455	37
28317601OM	4.874	37
28317601OPM	4.874	37
28317601VO	3.455	37
28319401	2.905	38
28319401AC	4.507	38
28319401KMB	4.940	38
28319401OM	6.975	38
28319401OPM	6.975	38
28319401VO	4.940	38
28320301	1.269	36
28320301AC	1.965	36
28320301KMB	2.153	36
28320301OM	3.041	36
28320301OPM	3.041	36
28320301VO	2.153	36
28325001	902	224
28325001AC	1.396	224
28325001KMB	1.532	224
28325001OM	2.162	224
28325001OPM	2.162	224
28325001VO	1.532	224
28330001	1.452	36
28330001AC	2.251	36
28330001KMB	2.472	36
28330001OM	3.487	36
28330001OPM	3.487	36
28330001VO	2.472	36
28330002	1.504	37
28330002AC	2.331	37
28330002KMB	2.557	37
28330002OM	3.610	37
28330002OPM	3.610	37
28330002VO	2.557	37
28335002	2.552	226
28335002AC	3.957	226
28335002KMB	4.338	226
28335002OM	6.124	226
28335002OPM	6.124	226
28335002VO	4.338	226
28380301	1.481	36
28380301AC	2.294	36
28380301KMB	2.515	36
28380301OM	3.549	36
28380301OPM	3.549	36
28380301VO	2.515	36
29		
29908405	56	458
29908406	52	458
29910316	56	170
29911351	80	344
29912390	230	314
29915501	188	437
29915502	188	437
29915502AC	291	437
29915502BM	291	437
29915502NM	291	437
29915502OM	451	437
29915502OR	451	437
29916901	296	457
29916902	334	458
29919001	216	457
29919505	301	457
29919607	14	459
29928010	254	459
29928011	423	459
29933701	423	306
29933701AC	653	306
29933701LM	653	306
29933701OR	1.015	306
29933702	301	308
29933702AC	470	308
29933702LM	470	308
29933702OR	724	308
29933703	1.349	302
29933703AC	2.087	302
29933703LM	2.087	302
29933703OR	3.234	302
299392134	52	459
29943801	273	302
29944601	277	437
29945302	310	392
29945303	602	392
29945304	268	392
29951504	3.487	335
29951504AC	5.400	335
29951504BM	5.400	335
29951504NM	5.400	335
29951504OM	8.366	335
29951504OR	8.366	335
29951505	3.567	335
29951505AC	5.527	335
29951505BM	5.527	335
29951505NM	5.527	335
29951505OM	8.559	335
29951505OR	8.559	335
29951506	2.110	336
29951507	2.195	336
29951607	4.625	290
29952505	80	436
29955303	155	458
29955304	155	458
29955306	66	458
29961001	24	456
29961002	28	456
29961005	28	456
29961006	33	456
29963105	141	313
29963106	127	312
29963108	103	310
29963109	291	313
29963109AC	451	313
29963109LM	475	313
29963109OR	700	313
29963110	80	314
29963111	132	312
29963112	207	311
29963112AC	320	311
29963112BM	320	311
29963112CA	353	311
29963112GR	353	311
29963112KM	320	311
29963112KMB	353	311
29963112NM	320	311
29963112OM	494	311
29963112OPM	494	311
29963112OR	494	311
29963112VO	353	311
29963113	216	311
29963113AC	334	311
29963113BM	334	311
29963113CA	367	311
29963113GR	367	311
29963113KM	334	311
29963113KMB	367	311
29963113NM	334	311
29963113OM	517	311
29963113OPM	517	311
29963113OR	517	311
29963113VO	367	311
29963114	80	313
29963115	127	312
29963117	75	314
29963203	1.810	300
29963203AC	2.806	300
29963203BM	2.806	300
29963203NM	2.806	300
29963203OM	4.343	300
29963203OR	4.343	300
29963901	52	332
29963910	202	331
29963910AC	310	331
29963910LM	310	331
29963910OR	484	331
29963928	33	332
29966310	24	456
29974901	165	312
29974904	226	310
29974905	174	311
29974906	197	311
29985001	183	459
29985002	202	459
29985003	254	459
29987001	573	438
29987001AC	888	438
29987001NM	888	438
29987001OM	1.377	438
29987001OPM	1.377	438
29987002	635	438
29989601	94	459
29989602	85	459
29989603	103	459
29990301	3.798	299
29990301AC	5.884	299
29990301BM	5.884	299
29990301KMB	6.453	299
29990301NM	5.884	299
29990301OM	9.113	299
29990301OPM	9.113	299
29990301OR	9.113	299
29990302	2.792	299
29990302AC	4.324	299
29990302BM	4.324	299
29990302NM	4.324	299
29990302OM	6.698	299
29990302OPM	6.698	299
29990302OR	6.698	299
29990303	2.289	299
29990303AC	3.549	299
29990303BM	3.549	299
29990303CA	3.892	299
29990303GR	3.892	299
29990303KM	3.549	299
29990303KMB	3.892	299
29990303NM	3.549	299
29990303OM	5.490	299
29990303OPM	5.490	299
29990303OR	5.490	299
29990303VO	3.892	299
29990304	2.265	299
29990304AC	3.506	299
29990304BM	3.506	299
29990304CA	3.849	299
29990304GR	3.849	299
29990304KMB	3.849	299
29990304NM	3.506	299
29990304OM	5.433	299
29990304OPM	5.433	299
29990304OR	5.433	299
29990304VO	3.849	299
29995001	193	344
29995501	5.706	297
29995501AC	8.845	297
29995501BM	8.845	297
29995501NM	8.845	297
29995501OM	13.701	297
29995501OR	13.701	297
29995801	12.272	298
29996201	6.989	296
29997001	7.243	296
29997001AC	11.224	296
29997001BM	11.224	296
29997001NM	11.224	296
29997001OM	17.381	296
29997001OR	17.381	296
29997101	7.746	296
29997201	12.272	296
30		
30725201	2.815	214
30725201AC	4.366	214
30725201CA	4.789	214
30725201GR	4.789	214
30725201KMB	4.789	214
30725201NM	4.366	214
30725201OM	6.759	214
30725201OPM	6.759	214
30725201OR	6.759	214
30725201VO	4.789	214
30725204	3.934	216
30725204AC	6.096	216
30725204CA	6.683	216
30725204GR	6.683	216
30725204KMB	6.683	216
30725204NM	6.096	216
30725204OM	9.438	216
30725204OPM	9.438	216
30725204OR	9.438	216
30725204VO	6.683	216
30725205	5.612	216
30725205AC	8.700	216
30725205CA	9.541	216
30725205GR	9.541	216
30725205KMB	9.541	216
30725205NM	8.700	216
30725205OM	13.470	216
30725205OPM	13.470	216
30725205OR	13.470	216
30725205VO	9.541	216
30725206	6.613	217
30725206AC	10.251	217
30725206CA	11.242	217
30725206GR	11.242	217
30725206KMB	11.242	217
30725206NM	10.251	217
30725206OM	15.872	217
30725206OPM	15.872	217
30725206OR	15.872	217
30725206VO	11.242	217
30725207	6.021	218
30725207AC	9.330	218
30725207CA	10.232	218
30725207GR	10.232	218
30725207KMB	10.232	218
30725207NM	9.330	218
30725207OM	14.448	218
30725207OPM	14.448	218
30725207OR	14.448	218
30725207VO	10.232	218
30725208	9.315	217
30725301	3.318	215
30725301AC	5.147	215
30725301CA	5.645	215
30725301GR	5.645	215
30725301KMB	5.645	215
30725301NM	5.147	215
30725301OM	7.967	215
30725301OPM	7.967	215
30725301OR	7.967	215
30725301VO	5.645	215
30725305	7.092	218
30725305AC	10.989	218
30725305CA	12.056	218
30725305GR	12.056	218
30725305KMB	12.056	218
30725305NM	10.989	218
30725305OM	17.019	218
30725305OPM	17.019	218
30725305OR	17.019	218
30725305VO	12.056	218
30725306	7.426	218
30725306AC	11.515	218
30725306CA	12.629	218
30725306GR	12.629	218
30725306KMB	12.629	218
30725306NM	11.515	218
30725306OM	17.827	218
30725306OPM	17.827	218
30725306OR	17.827	218
30725306VO	12.629	218
30725401	3.318	215
30725401AC	5.147	215
30725401CA	5.645	215
30725401GR	5.645	215
30725401KMB	5.645	215
30725401NM	5.147	215
30725401OM	7.967	215
30725401OPM	7.967	215
30725401OR	7.967	215
30725401VO	5.645	215
30725405	9.264	219
30725405AC	14.359	219
30725405CA	15.750	219
30725405GR	15.750	219
30725405KMB	15.750	219
30725405NM	14.359	219
30725405OM	22.231	219
30725405OPM	22.231	219
30725405OR	22.231	219
30725405VO	15.750	219
30725406	9.644	219
30725406AC	14.951	219
30725406CA	16.398	219
30725406GR	16.398	219
30725406KMB	16.398	219
30725406NM	14.951	219
30725406OM	23.148	219
30725406OPM	23.148	219
30725406OR	23.148	219
30725406VO	16.398	219
30735201	2.717	214
30735201AC	4.211	214
30735201CA	4.615	214
30735201GR	4.615	214
30735201KMB	4.615	214
30735201NM	4.211	214
30735201OM	6.519	214
30735201OPM	6.519	214
30735201OR	6.519	214
30735201VO	4.615	214
30735204	4.080	216
30735204AC	6.322	216
30735204CA	6.933	216
30735204GR	6.933	216
30735204KMB	6.933	216
30735204NM	6.322	216
30735204OM	9.790	216
30735204OPM	9.790	216
30735204OR	9.790	216
30735204VO	6.933	216
30735206	6.683	217
30735206AC	10.359	217
30735206CA	11.360	217
30735206GR	11.360	217
30735206KMB	11.360	217
30735206NM	10.359	217
30735206OM	16.041	217
30735206OPM	16.041	217
30735206OR	16.041	217
30735206VO	11.360	217
30735301	3.220	214
30735301AC	4.987	214
30735301CA	5.471	214
30735301GR	5.471	214
30735301KMB	5.471	214
30735301NM	4.987	214
30735301OM	7.727	214
30735301OPM	7.727	214
30735301OR	7.727	214
30735301VO	5.471	214
30735401	3.220	215
30735401AC	4.987	215
30735401CA	5.471	215
30735401GR	5.471	215
30735401KMB	5.471	215
30735401NM	4.987	215
30735401OM	7.727	215
30735401OPM	7.727	215
30735401OR	7.727	215
30735401VO	5.471	215
39		
39210301	1.029	367
39210302	818	364
39210303	1.584	365
39210304	2.110	365
39210305	2.007	365
39210306	2.533	365
39210309	1.264	367
39210317	1.053	364
39210318	1.575	366
39210319	2.063	365
39210320	2.590	366
39210390	1.278	368

Nr. Katalog.	zł	
39210391	1.025	368
39210397	1.260	368
39210399	1.509	369
39274101	1.560	369
39274101NM	2.416	369
39274102	1.584	369
39274201	1.015	370
39274201AC	1.015	370
39274201BL	1.015	370
49		
49286299	5.231	208
49286398	5.598	208
49286399	5.598	209
49286499	5.969	209
49288299	5.231	208
49288398	5.598	208
49288399	5.598	209
49288499	5.969	209
50		
50643703	3.252	394
50648603	3.276	382
50716703	2.439	95
5071700203	2.604	95
50783903	240	331
53		
53049603	2.369	382
91		
9106006	47	456
910618020	155	458
910719005	202	457
9107515	672	337
9107672	71	456
913010334	33	459
9130190	202	457
913043810	183	457
913049310	174	457
913214591	602	457
9133317	33	457
913331703	52	459
9133317031	19	459
913400831	42	459
9134008311	14	459
9134011	226	417
913414580	216	439
9134235	230	457
9134250	66	458
9134256	71	458
913427210	75	458
913427220	75	458
913427510	127	458
9134282	75	458
9134283	33	458
9134284	42	458
9134286	42	458
9134288	202	457
9134290	202	457
9134292	75	458
9134293	75	458
9134294	61	458
9134296	85	458
9134314	99	457
9134315	127	457
9134316	150	457
9134319	174	457
9134415	226	337
9134441	150	457
9134450	103	314
9134481	353	457
9134515	301	337
9134525	80	436
9134525NM	127	436
9134577	33	456
9134591	202	457
9134592	202	457
9134609	122	315
913460910	103	315
913460912	118	315
913460912AC	179	315
913460912BM	179	315
913460912CA	197	315
913460912GR	197	315
913460912KM	179	315
913460912KMB	197	315
913460912NM	179	315
913460912OM	277	315
913460912OPM	277	315
913460912OR	277	315
913460912VO	197	315
913460915	118	315
913460915AC	179	315
913460915BM	179	315
913460915CA	197	315
913460915GR	197	315
913460915KM	179	315
913460915KMB	197	315
913460915NM	179	315
913460915OM	277	315
913460915OPM	277	315
913460915OR	277	315
913460915VO	197	315
913460920	122	316
9134609AC	188	315
9134609BM	188	315
9134609CA	207	315
9134609GR	207	315
9134609KM	188	315
9134609KMB	207	315
9134609NM	188	315
9134609OM	291	315
9134609OPM	291	315
9134609OR	291	315
9134609VO	207	315
9134615	146	337
9134630	75	316
913463250	89	435
913463320	75	435
913463320AC	118	435
913463320BM	118	435
913463320CA	127	435
913463320GR	127	435
913463320KM	118	435
913463320KMB	127	435
913463320LM	118	435
913463320NM	118	435
913463320OM	301	435
913463320OPM	301	435
913463320OR	301	435
913463320VO	127	435
913463330	61	435
9134665	33	456
9134666	33	456
9134668	28	456
9134672	28	456
9134673	28	456
9134673503	66	456
9134674	28	456
9134677	33	456
9134681	42	456
91346815	42	456
91346816	28	456
9134682	47	456
91346825	42	456
91346826	28	456
9134683	56	457
9134712	146	317
9134731	165	317
913473810	183	309
913474410	28	442
913474420	28	442
913474430	47	442
9134779	52	443
9134780	71	443
9134781	28	443
9134784	42	443
9134786	61	444
9134787	66	444
9134788	61	443
9134803	47	458
9134806	42	458
913480810	94	309
913481810	132	309
9134828	89	316
9134830053	414	316
913483005LM	414	316
913483080	99	316
913484005	19	458
9134840061	47	458
913484007	47	458
913484016	56	458
913484026	80	458
913484057	127	458
9134841	52	332
9134849	155	457
9134867	165	317
9134872	174	459
9134880	141	457
9134881	165	317
9134882	33	459
9134887	174	317
9134890	56	459
9134891	28	459
9134893	14	459
9134895	14	459
9134896	14	459
9134897	14	459
9134898	14	459
9134915	183	337
916110348	183	429
9161515	649	336
916184010	99	458
916184060	141	429
916218005	155	458
9162292	75	458
9174441	150	457
919260634	56	458
919416401	14	459
9194283	230	457
9194552	602	457
92		
9262503	33	456
93		
932010331	14	459
95		
953044052	33	459
9530440521	9	459
953331550	42	459
9533315501	9	459
953331750	33	459
9533317501	9	459
9534294501	9	459
96		
963033331	19	458
966110301	47	458

Ogólne warunki sprzedaży

Ceny

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą wydania towaru w miejscu produkcji.

Ceny zawarte w Cenniku i w jakimkolwiek innym załączniku są "rekomendowanymi cenami detalicznymi dla klienta indywidualnego, bez VAT".

Ceny mogą ulec zmianie w zależności od zmian zachodzących na rynku (cen surowca, siły roboczej, podatków itp.). Towar fakturowany jest w dniu jego wydania.

Zamówienia

Zamówienia przyjmowane od Klientów, realizowane będą tylko i wyłącznie gdy Klient nie przekroczy ryzyka finansowego.

Wzornictwo

Tres zastrzega sobie możliwość zmiany modelu bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta, zawsze kierując się dążeniem do doskonalenia produktu.

Fotografie i wzorce techniczne, prezentowane w cennikach, katalogach i innych publikacjach reklamowych, są orientacyjne, i nie będą stanowić przedmiotu reklamacji ze strony Klienta w razie niezgodności z otrzymanym materiałem.

W przypadku innych ewentualnych niezgodności, reklamacje należy zgłaszać do 15 dni od daty dostarczenia produktu.

Czas dostawy

Termin dostawy zawsze będzie terminem orientacyjnym, Tres nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnych opóźnień.

Gwarancja Tres

Tres Comercial SL udziela gwarancji na wszystkie produkty sprzedawane pod marką Tres przeciwko wadom konstrukcyjnym, materiałowym lub produkcyjnym przez okres 3 lat od daty wystawienia faktury.

Dodatkowo Tres Comercial SL oferuje 2-letnią Gwarancję Handlową (łącznie 5 lat gwarancji) na armaturę z wykończeniem chromowanym oraz specjalnymi wykończeniami PBT® (KMB, CA, GR, VO).

Specjalne powłoki wykończeniowe (inne niż chrom lub PBT®), takie jak NM, BM, AC, LM, OR, OM i OPM, są wyłączone z tego dodatkowego okresu gwarancyjnego.

Wyjątki:

- Armatura elektroniczna (z wyjątkiem produktów z serii Shower Technology)
- Kolumny prysznicowe, głowice czasowe
- Akcesoria i uzupełnienia (węże, słuchawki prysznicowe, głowice, uchwyty, zawory odcinające itp.)
- Materiały eksploatacyjne (filtry, uszczelki, perlator itp.)

Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są instrukcje montażu, konserwacji i czyszczenia zawarte w instrukcjach technicznych firmy Tres.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa, które lokalne ustawodawstwo przyznaje konsumentowi końcowemu wobec sprzedawcy detalicznego produktu oraz wobec producenta w przypadku zakupu od oficjalnego dystrybutora.

Warunki gwarancji

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego jest faktura zakupu z wyraźnym wskazaniem daty zakupu i autoryzowanego dystrybutora.

Aby móc skorzystać z gwarancji, produkt musi być prawidłowo zainstalowany, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a jego czyszczenie i konserwacja muszą być przeprowadzane zgodnie z instrukcją obsługi.

Usługi w okresie gwarancyjnym

Tres Comercial SL ma prawo decydować o sposobie postępowania, w zależności od rodzaju produktu, pomiędzy naprawą przez Oficjalny Serwis Techniczny, dostarczeniem części zamiennej do naprawy, naprawą w zakładach Tres Comercial SL lub wymianą na taki sam lub podobny produkt w przypadku, gdy produkt został wycofany z produkcji.

Warunki i wyłączenia

Tres Comercial SL zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności:

- Jeżeli produkt nie był zainstalowany, konserwowany i czyszczony zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego produktu i dostępnymi na stronie www.Tresgriferia.com.
- Jeśli produkt nie był używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Jeżeli zamontowane są nieoryginalne części lub widoczne są ślady ingerencji.
- Jeśli wady są wynikiem transportu i/lub instalacji.
- Jeżeli przedmiotem roszczenia są elementy podlegające zużyciu, a zużycie jest normalne dla danego zastosowania.
- Jeżeli usterka jest spowodowana przez działanie agresywnych czynników zewnętrznych (chemikalia, żrące środki czyszczące, instalacja w agresywnym środowisku, nadmierny kamień, lód itp.).
- Jeśli usterka jest spowodowana warunkami środowiskowymi (zmiany ciśnienia, ekstremalne temperatury itp.)
- W przypadku braku elementu składowego, jeżeli nie zostało to zgłoszone w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Ograniczenia gwarancji

Naprawa, wymiana lub inna usługa świadczona w ramach gwarancji nie wydłuża okresu obowiązywania Gwarancji Handlowej.

Aby gwarancja była ważna, wada musi zostać uprzednio zatwierdzona przez nasz dział techniczny.

Jeśli produkt nie wykazuje wad objętych gwarancją, zostaną naliczone następujące opłaty za serwis techniczny:

- 235 zlotys (z VAT) plus koszty transportu w przypadku analizy w zakładach Tres Comercial SL
- Oficjalna stawka serwisu technicznego (dostępna w dziale handlowym) w przypadku interwencji w miejscu instalacji.

Gwarancja Handlowa obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę materiału bez kosztów dla klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wady produktu.

Płatność

Odbiorca zobowiązany jest uiścić wartość faktury przelewem, najpóźniej do 30 dni od daty wystawienia faktury, z wyjątkiem innych warunków uprzednio uzgodnionych. W przypadku terminów płatności powyżej 30 dni, doliczony zostanie odpowiedni procent. Gdy Klient posiada zaległe płatności względem Tres, rezerwujemy sobie prawo do anulowania zamówienia bedącego w trakcie realizacji.

Prawo własności

Tres Comercial SL zastrzega sobie prawo pierwszeństwa własności towaru, aż do całkowitego uiszczenia wartości faktury przez Klienta.

Zwroty

Tres Comercial SL nie zaakceptuje zwrotu towaru bez uprzedniego zatwierdzenia i potwierdzenia przez dział handlowy.

1. Nie akceptuje się zwrotów produktów, które można naprawić za pomocą oryginalnych części zamiennych.
2. Nie akceptuje się zwrotów produktów po okresie gwarancyjnym.
3. Nie akceptuje się zwrotów produktów wycofanych z oferty.
4. Nie akceptuje się zwrotów produktów wykonanych wyłącznie dla konkretnego klienta ani tych spersonalizowanych za pomocą graweru laserowego z indywidualnym projektem.

W przypadku zatwierdzonego zwrotu towar musi być starannie zapakowany i będzie podlegał odpisowi na fakturze zgodnie z poniższymi zasadami:

- Produkt z bieżącego roku: -30% odpisu
- Produkt sprzed ponad dwóch lat: -60% odpisu

Koszty transportu zwrotu ponosi klient.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1396.2022

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Baterie łazienkowe i kuchenne: Mont Blanc, Tres Clasic, Slim, Study, Cuadro, Loft, Fuji, Project tres, Max, Lex-Alp, Class, Flat, Canigo Plus, Canigo, Base Plus, Base, Ese-2**

Zawierający / containing: mosiądz, stal nierdzewną, ceramikę, POM, ABS, PEX, NBR i inne materiały według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody.
Atest higieniczny obejmuje wężyki przyłączeniowe.
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 595) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

TRES COMERCIAL SA
08759 Vallirana (Barcelona)
Calle Penedes 16-26, Poligono Ind. Can Prunera, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TRES Polska Sp. z o.o.
91-218 Łódź
ul. Traktorowa 192

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.12.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2025.12.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 grudnia 2022

The date of issue of the certificate: 23rd December 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

AENOR

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1111/1999

AENOR certifica que la organización

TRES COMERCIAL, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015

para las actividades: La producción y el montaje de: Grifería sanitaria y complementos (columnas, barras de ducha, duchas...)

que se realizan en: PI CAN PRUNERA, CL PENEDÈS . 26 08759 VALLIRANA (BARCELONA)

Primera Emisión: 1999-11-11 Expiración: 2028-01-14
Última Emisión: 2025-01-14

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. (+34) 91 432 60 00- www.aenor.com

IQNet

Building trust together.

Certificate

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization

TRES COMERCIAL, S.L.

PI CAN PRUNERA, CL
PENEDÈS , 26 08759
VALLIRANA
(BARCELONA)

has implemented and maintains a/an
Quality Management System

for the following scope:
The production and assembly of:
Sanitary fitting and complements (shower columns, sliding bars, showers...)

which fulfils the requirements of the following standard
ISO 9001:2015

First issued on: 1999-11-11 *Last issued:* 2025-01-14 *Validity date:* 2028-01-14

Registration Number: ES-1111/1999

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR

This attestation is directly linked to the IQNet Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNet Members':
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Türkiye YUQS Serbia

The list of IQNet Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto

003/001910

AENOR certifica que la organización

TRES COMERCIAL, S.L.

con domicilio social en: Polígono Industrial CAN PRUNERA. CL PENEDÈS. 26, 08759 08759 VALLIRANA (Barcelona - España)

suministra: **Grifería monomando**

conforme con: UNE 19703:2016
UNE-EN 817:2009 (EN 817:2008)

Marca Comercial: TRES

Más información en el anexo.

Centro de producción: Polígono Industrial CAN PRUNERA. CL PENEDÈS. 26, 08759 08759 VALLIRANA (Barcelona - España)

Esquema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 03.01.

Este certificado anula al 003/001910, de fecha 2023-01-10

Primera emisión: 2014-06-25
Modificación: 2024-09-27
Expiración: 2029-10-21

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICAT D'ATORGAMENT

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica certifica que ha atorgat als productes concretats a l'annex i que corresponen a les següents subcategories:

-40.11 regadores de dutxa: 31 referències
-40.12 aixetes de lavabo, bidet i aigüera: 144 referències
-40.5 vàters: 12 referències

TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedès, 16. Vallirana

el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria de Productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua

(núm.reg. 042/001)

d'acord amb la Resolució de 12 de febrer de 2024 de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i el que preveu l'article 9 del Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, modificat pel Decret 296/1998, de 17 de novembre.

Data d'atorgament: 25/01/1999
Data 8ª renovació: 12/02/2024
Validesa del certificat: 12/02/2027

Silvia Paneque i Sureda
Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica

Certificat Certificate

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF - Robinetterie sanitaire (NF077) / *Sanitary tapware*
N° **398-M1-25/3**

AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :
AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company

Nom du titulaire / *Holder name*: **TRES COMERCIAL SL**
104-C APARTADO DE CORREOS POLIGONO IND. CAN PRUNERA, S/N PENEDES 26
08759 VALLIRANA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB

Référence(s) Commerciale(s) / *Commercial reference(s)*: **TRES**

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:
https://database.cstb.fr

Décision de Certification / *Certification decision* N° **398-M1-25/3** du **22/07/2025**
Cette décision se substitue à la décision / *This decision replaces the decision* N° **398-M1-25/2**
Décision d'admission initiale **398-M1-93/1** du **30/08/1993**

Fait à / *Marne-la-Vallée, France*
Date de décision / *Decision date*: **22/07/2025**

Président du CSTB
Etienne CREPON

CSTB
le futur en construction

Page 1 / 4

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 84 84 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction

Belgaqua

Belgische Federatie voor de Watersector vzw
Fédération belge du Secteur de l'Eau asbl
Boulevard de l'Impératrice 17-19, 1000 Brussel
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel
+ 32(0)2 706 40 90
info@belgaqua.be

CERTIFICA(A)T
Belg 23/152/27.2

CONFORM BEVELIGDE TOESTELLEN - CONFORME BEVEILIGINGEN
APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS - PROTECTIONS CONFORMES
VIVEI1502023

Toestel of beveiliging Appareil ou protection Appliance or protection: **Tweegreepsmengkranen – Robinets bicommande**

Merk / Marque / Brand: **TRES**

Type:

1231677	1638687
123167327	1638747
1231707	242179027
123170327	242191017
124167617	524167031617
124170617	524167031617
1321767	524170031617
1327687	524170031617
1327747	532179017
133170197	532765917
133368197	532771917
1631947	

Goedgekeurd op / Approuvé le / Approved date: 19/06/2023

Vervaldatum / Date d'expiration / Expiry date: 19/06/2028

Opmerking / Remarque / Remark: Conform bevelligd volgens EN 1717 (huishoudelijk)
Conformément protégé suivant la EN 1717 (domestique)

Bedrijf / Société / Company: TRES COMERCIAL sa

Adres / Adresse / Address: C/Penedes 16-26 - zona Industrial Sector A
08759
VALLIRANA (Barcelona)
Espana

Contact: Andrés Gonzalez

Voor de Coördinatiegroep Waterinstallaties
Pour le Groupe de Coordination Installations d'Eau
On behalf of the Committee Water Installations

G. De Heusmennester
Belgaqua

eurofins

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-42 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SDTA N° 571 du 26 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / *Contact details of the ACS owner* :
TRES COMERCIAL S. A.
C/ Penedès 16-26 (Zona Industrial Sector A)
08759 Vallirana (Barcelona)
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif / *Reference of the representative accessory* :
Mélangeur de bidet 24212201

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **21 ACC NY 284**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280)* : /

Commentaires / *Comments* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / *Accessories' family covered by this certificate* :
MÉLANGEURS DE LAVABO ET DE BIDET - TRES

Références / *References* : (13 articles)

132103	163103	24210201
132104	163120	24210902
132120	163333	24212201
132124		24212202
132335		24234201

Attestation délivrée par / *Certificate issue by* :
Emilie Bailly
Responsable Technique / *Technical Manager*
Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 21 octobre 2021
Date d'expiration / *Expiry date* : 21 octobre 2026
Commentaires / *Comments* : /

Référence : T-AM-FCO28360 1/1 Version : 16
Date publication : 08.07.2020

DVGW CERT

DVGW

CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DVGW type examination certificate

DW-6606DL0583
Registriernummer / *registration number*

Anwendungsbereich / *field of application*	Produkte der Wasserversorgung / *products of water supply*
Zertifikatinhaber / *owner of certificate*	Tres Comercial S.L. Carrer Penedes 16-26, Zona Industrial Sector A, E-08759 Vallirana
Vertreiber / *distributor*	Tres Comercial S.L. Carrer Penedes 16-26, Zona Industrial Sector A, E-08759 Vallirana
Produktart / *product category*	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung / *product description*	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell / *model*	Canigo Tres Plus
Prüfberichte / *test reports*	Baumusterprüfung: RP071820+RP071720 vom 18.12.2020 (TEC) Baumusterprüfung: RP071620 vom 18.12.2020 (TEC) Baumusterprüfung: RP070920+RP071920 vom 20.01.2021 (TEC) Hygiene: Z-340486-21-Hy210 vom 19.02.2021 (WHY) Hygiene: Z-339130-A-21-Hy208 vom 25.01.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen / *test basis*	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ / *date of expiry / file no.*	20.01.2026 / 24-0564-WNU

19.07.2024 LE A-1/2
Datum, Beanbeiter, Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, stvinst. head of certification body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16026-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.2243.2025
HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Baterie kuchenne i łazienkowe serii MONT BLANC, TRES CLASIC, SLIM, STUDY, CUADRO, LOFT, FIJI, PROJECT, MAX, LEX, FLAT, CANIGO, BASE PLUS, BASE, OVER-WALL, B-SYSTEM, RAPID-BOX, ASPEN, SMART DISPLAY, TENERIFE, PALMA, SHOWER TECHNOLOGY, THERM BOX**

Zawierający / containing: mosiądz, EPDM, POM, ABS, stal nierdzewna, ceramika, PEX, PVC i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać silnym strumieniem wody.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i ergonomijnych wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or ergonomic potential of the product.

Wytwórca / producer:
TRES COMERCIAL S.L.
08759 Barcelona, Hiszpania
Calle Penedes 16-26, Polígono Ind. Can Prunera

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRES Polska Sp. z o.o.
91-318 Łódź
ul. Traktorowa 192

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.02.25 lub w przypadku zmian w receptuze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2029.02.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 lutego 2026
The date of issue of the certificate: 25thFebruary 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska
dr n. med. Maciej Szostko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat.bc@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-364, +48 22 54-21-349

Armatura z misją,
projektowana i produkowana
w Barcelonie od 1968 roku.
Śródziemnomorski design,
prawdziwa zrównoważoność
i ludzka obsługa.

TRES COMERCIAL SL
C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)
España

sat@tresgriferia.com
+34 93 683 41 34

TRES POLSKA Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 192
91-218 Łódź | Polska

reklamacje@tresgriferia.com
0 42 611 05 41

TRES MÉXICO
Avenida Insurgentes Sur 700
Colonia del Valle Nte,
Alcaldía Benito Júarez
03103 CDMX, México

España
comercial@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Portugal
portugal@tresgriferia.com
+351 707 502 134

France
france@tresgriferia.com
+33 (0) 4 267 87 520

Deutschland
deutschland@tresgriferia.com
+49 (0) 6 917 008 323

Benelux
benelux@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

United Kingdom
uk@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Italia
italia@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

International
export@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

East Europe
eksport@tresgriferia.com
+48 42 611 05 40

Polska
zamowienia@tresgriferia.com
0 42 611 05 40

México
latam@tresgriferia.com
+52 55 5682 5577

tresgriferia.com

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-1111/1999

8 429546681641

REF. 7342026020 / ED. 01-2026