



Il colore italiano dal 1831



DURUM

LINEA PROFESSIONALE



VO-2020

	DURUM SMALTO BRILLANTE ALTE PRESTAZIONI	DURUM SATINATO SMALTO SATINATO ANTIRUGGINE ALTE PRESTAZIONI
ASPETTO	Brillante	Satinato
IMPIEGO	Interni ed esterni	Interni ed esterni
SUPPORTI	Ferro, legno, vetroresina	Ferro, legno
ATTREZZI	Pennello, rullo	Pennello, rullo, spruzzo
RESA PER MANO	12-14 m ² /l	11-12 m ² /l
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso	Pennello, rullo: 3-5% con Diluente 700 o 900 Spruzzo: 10% con Diluente 703
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 2-3 ore Per ricopertura: 24 ore	Fuori polvere: 2 ore Per ricopertura: 24 ore
COLORI	Bianco, nero, tinte di cartella, basi per sistema tintometrico ColorSTREAM Basi: vedi codici preceduti da simbolo ☉	
CICLO APPLICATIVO	<p>Applicazione: eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e pitture non aderenti. Abrasivare.</p> <p>DURUM: su supporti non verniciati applicare 2 mani di fondo specifico.</p> <p>DURUM SATINATO: su supporti non verniciati applicare 1 mano di fondo specifico o in alternativa 1 mano di DURUM SATINATO usato come fondo.</p> <p>Finitura: applicare 2 mani di DURUM/DURUM SATINATO. Se l'antiruggine è stata applicata da più di 72 ore, si consiglia di effettuare una leggera carteggiatura prima di applicare la mano di finitura.</p>	



COD. 700.106 COD. 700.101

- IDEALE PER CLIMI ESTREMI**
- COPERTURA SUPERIORE**
- ELEVATA RESISTENZA IN ESTERNI**
- FORMULA ANTI GOCCIA**

DURUM, smalto alchido-uretanico brillante di qualità superiore con eccellenti doti di protezione e resistenza in esterni anche per manufatti esposti in atmosfere severe (ambienti marini e industriali). Ha un ottimo punto di bianco, elevata resistenza all'ingiallimento, elevata dilatazione e alto potere coprente. Mantiene a lungo la brillantezza originaria.

DURUM SATINATO, smalto antiruggine alchido-uretanico satinato di qualità superiore resistente all'esterno, ha ottime proprietà anticorrosive e decorative, buon potere coprente e buona dilatazione. Leggermente tixotropico, non presenta fenomeni di gocciolamento e colatura in fase applicativa e ha estrema stabilità e durata di performances nel tempo.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19
16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1
Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it
www.boero.it

Boero - Il colore italiano dal 1831
 Boero_coloreitaliano 1831



Cartella colore

SMALTI SINTETICI ALTE PRESTAZIONI
Copertura superiore, ideali per climi estremi

www.boero.it

DURUM

SMALTI SINTETICI ALTE PRESTAZIONI

Copertura superiore, ideali per climi estremi




700.101 Durum Brillante



700.106 Durum Satinato



001 Bianco



370 Bianco Ghiaccio (*)



353 Bianco Dover (*)



043 Cuoio (*)



282 Grigio Artico (*)



070 Grigio Antico



201 Nero



044 Marrone



083 Verde Vittoria



100 Verde Imperiale



105 Verde Inglese (*)



049 Testa di Moro



178 Rosso Italia (**)



144 Giallo Girasole (**)



400 Blu Pullman

Base ColorSTREAM

(*) Tinte riproducibili solo nella versione brillante

(**) Tinte riproducibili solo nella versione satinata

Migliaia di altre proposte cromatiche possono essere realizzate con il sistema tintometrico **Boero ColorStream**.

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative.

