


V E T R A T E



PORTE IN VETRO VITREA
VITREA GLASS DOORS

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO

Le porte Dierre possono anche essere personalizzate (a seconda del modello) con i colori RAL e NCS.

La cartella colori RAL è una scala normalizzata molto utilizzata in ambito produttivo, soprattutto nel settore delle finiture e delle vernici. È stata creata nel 1925 dal Reichsausschuss für Lieferbedingungen e i codici RAL sono composti da 4 cifre, raggruppati per migliaia in base alla famiglia di colori.

NCS (Natural Colour System®) è un sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo in cui questi sono percepiti ed è riconosciuto in campo internazionale come il linguaggio universale dei colori perché aiuta i professionisti del colore in tutto il mondo, con un linguaggio univoco che non lascia spazio a errori di comunicazione. Per mezzo del Sistema cromatico NCS, infatti, ogni possibile colore di superficie può essere descritto ed identificato con uno speciale codice (Notazione NCS).

Il Sistema NCS si fonda sui sei colori elementari e non associabili a livello percettivo ad alcun altro colore: bianco (W), nero (S), giallo (Y), rosso (R), blu (B) e verde (G). Le notazioni dei colori NCS si basano sulla somiglianza con questi sei colori elementari.

Il sistema RAL cataloga un insieme arbitrario e ristretto di sfumature ben definite e standardizzate, quello NCS invece fornisce un codice in grado di identificare univocamente i 10 milioni di tinte che l'occhio umano è in grado di percepire.

A COLOUR NEVER FULLY RESEMBLES ITSELF.

The Dierre doors can also be customized (depending on the model) with RAL and NCS colours.

The RAL colour card is a normalized scale very used in manufacturing, especially in the field of finishes and paints. It was created in 1925 by Reichsausschuss für Lieferbedingungen and the RAL codes are composed of 4 digits, grouped by thousands based on the colour group.

NCS (Natural Color System®) is a logical colour ordering system based on the way these are perceived and is internationally recognized as the universal language of colours as it helps colour professionals worldwide use a unique language that leaves no room for communication errors. In fact, by means of the NCS chromatic system every possible surface colour can be described and identified through a special code (NCS notation). The NCS System is based on the six elementary colours and cannot be associated to the perceptive level to any other colour: white (W), black (S), yellow (Y), red (R), blue (B) and green (G). The NCS colour notations are based on the similarity with these six elementary colours.

The RAL system orders an arbitrary and narrow set of well-defined and standardised shades, the NCS instead provides a code able to univocally identify the 10 million colours that the human eye is able to perceive.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.

I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.

The information contained in this catalogue may undergo variations.

The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

V E T R A T E

PORTE IN VETRO VITREA
VITREA GLASS DOORS



Vetro satinato chiaro con decoro sabbiato Lve A54 Fiumi base + layer 2

Clear satin glass with Lve A54 Fiumi base + layer 2 sanded decoration

V E T R A T E

PORTE IN VETRO VITREA

Le porte per interni Dierre in vetro temperato e temperato stratificato liberano la luce e integrano alla perfezione la gamma delle collezioni Moderne e Materiche. Le Vetrate sono disponibili in sette tipologie principali di vetro: base, trasparente stampato, inciso o sabbiato, vetro decor, vetro trasparente eroso e specchio bifacciale argentato. Per un totale di 23 modelli differenti. Quattro tipologie di telaio unite alla possibilità di personalizzazione cromatica dei motivi, fanno delle Vetrate una collezione giovane e versatile, adatta all'impiego in ambito residenziale o lavorativo.

VITREA GLASS DOORS

The Dierre interior doors in tempered glass and tempered laminated glass enhance the light and perfectly integrate the range of Moderne and Materiche collections. The Vetrate series are available in seven main types of glass: basic, clear printed, engraved or frosted, decor glass, eroded clear glass and two-sided silver mirror. With a total of 23 different models, four types of frame together with the possibility of color customization of the patterns make Vetrate a young and versatile collection, suitable for use in residential or business applications.

VITREA

4

APERTURE VITREA VITREA OPENINGS

TELAIOS CLASSICO CLASSIC FRAME	20
CERNIERE AUTOMATICHE AUTOMATIC HINGES	24
SCORREVOLE A BINARIO RAIL-SLIDING	28
SCORREVOLE A TRAVE BEAM-SLIDING	34
RASO MURO FLUSH TO THE WALL	38
ACCESSORI VITREA VITREA ACCESSORIES	40

VITREA



Porta scorrevole esterno muro 2 ante con fissaggio a scomparsa senza telaio Lzt 03C. Vetro satinato chiaro decoro stampato Lve A01 Boccioli laccato RAL 7034.

Rail-sliding door outside the wall with 2 wings with concealed fixing without frame Lzt03C. Clear satin glass with Lve A01 Boccioli lacquered RAL 7034 printed decoration.



Porta Freestyle RAL 7034 serie Rose
Freestyle door RAL 7034 Rose series

Versione	Vetro satinato chiaro stampato digitale	
Decoro	Lve A36 Quadrifogli	
Coprifilo	laccato RAL 6018 steli RAL 9005	
Variant	M93 e M20	
Decoration	Clear satin printed glass	
	Lve A36 Quadrifogli	
	lacquered RAL 6018 steli RAL 9005	
Cover mould	M93 and M20	
Versione	Vetro extrachiaro stampato digitale	
Decoro	Laccato RAL 3000	
Coprifilo	M93 e M20	
Variant	Extra light clear printed glass	
Decoration	Lacquered RAL 3000	
Cover mould	M93 and M20	



Versione	Vetro satinato chiaro stampato digitale
Decoro	Lve A10 Albero stile laccato RAL 9003
Coprifilo	M93 e M20
Variant	<i>Clear satin printed glass</i>
Decoration	<i>Lve A10 Albero stile lacquered RAL 9003</i>
Cover mould	<i>M93 and M20</i>




Versione	Vetro satinato chiaro stampato digitale
Decoro	Lve A43 Lune laccato RAL 5023
Coprifilo	M93 e M20
Variant	<i>Clear satin printed glass</i>
Decoration	<i>Lve A43 Lune lacquered RAL 5023</i>
Cover mould	<i>M93 and M20</i>



Versione	Vetro trasparente extra chiaro Decor		Versione	Vetro satinato chiaro stampato digitale	
Decoro	Lve D01 Crossing maté		Decoro	Lve A49 Strade base + layer 1 + layer 2	
Soluzione apertura	Lzf 03H scorrevole interno muro senza telaio per cassonetto Dierre raso muro		Soluzione apertura	Lzt 0CA cerniere automatiche senza telaio	
Maniglione	Lzz 749 Quadro lunghezza 450 mm		Maniglione	Lzz 749 Quadro lunghezza 450 mm	
Variant	Decor extra light clear glass		Variant	Light satin printed glass	
Decoration	Lve D01 Crossing maté		Decoration	Lve A49 Strade base + layer 1 + layer 2	
Opening variant	Lzt 03H inside the wall sliding door without frame for Dierre raso muro casing		Opening variant	Lzt 0CA automatic hinges without frame	
Fixed handle	Lzz749 Quadro length 450 mm		Fixed handle	Lzz749 Quadro length 450 mm	
					

Versione	Vetro satinato chiaro Sabbia
Decoro	Lve A20 Africa
Soluzione apertura	Lzt 03A scorrevole in luce anta scorrevole + anta fissa senza telaio
Maniglione	Lzz 757 Astra lunghezza 220 mm
Variant	<i>Light satin sanded glass</i>
Decoration	<i>Lve A20 Africa</i>
Opening variant	<i>Lzt 02A reveal-fixed sliding leaf + fixed leaf without frame</i>
Fixed handle	<i>Lzz 757 Astra length 220 mm</i>





Vetro satinato chiaro con decoro stampato digitale LVE A05 Incroci laccato RAL 7046

Light satin glass with LVE A05 Incroci lacquered RAL 7046 digital printed decor

vetri *glasses*

Vetro trasparente *Clear glass*



Trasparente chiaro
Light clear glass



Trasparente extra-chiaro
Extra light clear glass



Satinato chiaro
Light satin glass



Satinato grigio
Grey satin glass



Satinato bronzo
Bronze satin glass



Satinato extra-chiaro
Extra light satin glass

vetri glasses

Vetro stampato digitale Digital printed glass

Il processo di stampa digitale su vetro permette la riproduzione di disegni o immagini ad alta definizione con l'utilizzo di uno o più colori così da ottenere diverse tonalità e sfumature dell'immagine. Il vetro dopo la stampa è sottoposto a trattamento di tempera permettendo il fissaggio dei colori per una maggiore resistenza e durabilità nel tempo.

The digital printing process on glass allows to replicate drawings or images in high definition using one or more colors so as to obtain different shades and hues of the image. The glass - after printing - undergoes a tempering treatment allowing to set colors for greater strength and durability over time.



**Satinato extrachiaro
con decoro stampato digitale
Lve A10 Albero Stile
laccato RAL 9016**
Extra-light satin with Lve A10
Albero Stile decoration lacquered
RAL 9016 digital printed.



**Satinato extrachiaro
con decoro stampato digitale Lve
A10 Albero Stile
laccato RAL 9005**
Extra-light satin with Lve A10
Albero Stile decoration lacquered
RAL 9005 digital printed.

Vetro sabbiato Sanded glass

Il trattamento di sabbiatura avviene tramite erosione meccanica della superficie del vetro mediante getto ad aria compressa ad alta pressione di sabbia abrasiva. Le superfici interessate da questo trattamento acquistano opalescenza, lasciando passare luce. Con questo trattamento si possono effettuare svariati decori mascherando le zone che non devono essere sottoposte ad abrasione.

The sandblasting treatment takes place through mechanical erosion of the glass surface by means of high pressure compressed air jet of abrasive sand, the surfaces affected by this treatment become matt although letting the light in. With this treatment various decorations can be achieved by masking off the areas that should not be subjected to abrasion.



Satinato sabbiato
Satin sanded glass



Trasparente sabbiato
Clear sanded glass

vetri glasses**Vetro inciso** Engraved glass

Trasparente inciso
Clear engraved glass

Satinato con incisione lato satinato
Satin finished with engraving
on the satin side

L'incisione per mezzo di fresa diamantata di varie forme e durezza mediante macchine CNC permette di riprodurre le più svariate linee o forme geometriche

The engraving by means of diamond milling cutters of various shapes and hardness by CNC machines allows to reproduce lines or various geometrical shapes.

Vetro decor Decor glass

LVe D02 Teak
LVe D02 Teak

LVe D03 Strip matè
LVe D03 Strip matè

LVe D05 Fili matè*
LVe D05 Fili matè*

LVe D01 Crossing matè
LVe D01 Crossing matè


Vetro trasparente extrachiaro con decoro satinato sp. 8 mm temperato (oltre 2500 mm di altezza il vetro avrà spessore di 10 mm)

8 mm thick extra light clear toughened glass with satin decoration (over 2500 mm in height the glass will be 10 mm thick)

* Disponibile sia con disegno orizzontale che verticale
* Available both with horizontal or vertical pattern

vetri glasses

Vetro laccato Lacquered glass



RAL 9010
RAL 9010



NCS Ghiaccio
NCS Ice



NCS Violetta
NCS Violet



NCS Corda
NCS Rape



NCS Grigio tortora
NCS Dove Grey



NCS Grigio saturno
NCS Saturn Grey



NCS Terre d'argilla
NCS Clay Dirt



RAL 9005
RAL 9005



Decor*i Decorations*

Boccioli



Vinil



Curve



Soffioni



Incroci



Betulla



Sfere



Estratti



Betulle



Albero stile



Foglia



Acero



Rami



Quercia



Circle



Equilibrio



Fil



Edera



Natura



Africa



Vintage



Onde



Ellisse



Canneto



Dune



Sequoia



Cascata



Riccio



Pianeti




Pioggia



Esse




Girandole



Quadri



Girasoli



Quadrifogli



Soffioni



Taglio



Sole




Geometria 1



Tecnico

Decorì *Decorations*



Quadri



Lune



Strade base



Strade layer 1



Strade layer 2



Strade base
+ layer 1



Strade base
+ layer 2



Strade base
+ layer 1
+ layer 2



Fiumi base



Fiumi layer 1



Fiumi layer 2



Fiumi base
+ layer 1



Fiumi base
+ layer 1
+ layer 2



X



Y



Z



Clessidra



Saette



Orizzonti



Hertz



Linee



Nave



Sun



Sunrise



Rose



Bambù



Alberi



Olivo



Mr



Mrs



Y2



X2



Fila A16



Linee trasparenti

Colorazione decori su anta Decorations coloring on the wing




Decoro Y2



Alcuni disegni possono essere personalizzati assegnando a ogni particolare un diverso colore RAL/NCS.

Some patterns can be customized by giving each detail a different RAL/NCS color.




LVe A36
Quadrifogli



LVe A33
Girandole



LVe A35
Girasoli



LVe A37
Soffioni



LVe A34
Quadri



LVe A40
Geometria 1




LVe A43
Lune



LVe A32
Esse



LVe A74
X2



Telaio Freestyle laccato RAL 3028 con cerniere a bandiera. Vetro satinato chiaro stampato digitale decoro LVE A37 Soffioni laccato RAL 3028 steli laccati RAL 9005
Freestyle frame lacquered RAL 3028 with flag hinges. Light satin glass with digital printing LVE A37 Soffioni decoration lacquered RAL 3028 steli lacquered RAL 9005



Porta Freestyle Grigio Saturno serie Soffioni
Soffioni Saturn Grey series Freestyle door

TELÀIO CLASSICO CLASSIC FRAME

Il telaio in legno per le porte in vetro Dierre è disponibile nelle versioni:

massello, laminatino, laccato e in essenza.

La versione in massello è interamente realizzata in legno in essenza dichiarata.

Il telaio in laminatino è realizzato in listellare di abete rivestito, quello laccato infine è in multistrato/sandwich rivestito.

I coprifilo sono forniti sempre coerenti con il materiale del telaio.

The wooden frame for Dierre glazed doors is available in the solid wood, laminate, lacquered and various wood types versions.

The solid wood version is entirely made in the stated type of wood.

The laminate frame is made of veneered fir blockboard, the lacquered one finally is in veneered multilayer/sandwich.

The casing is always supplied matching the material of the frame.





Cerniere a bandiera complete di cardine
per fissaggio a telaio

*Flag hinges complete with pivot
for fixing to the frame*



Serratura magnetica completa di maniglia cromo satinato

Magnetic lock complete with satin chrome handle



Aste coprifilo per montaggio a 90°

Casing rods for 90° mounting



Disponibile chiusura con cilindro Yale + maniglia

Locking available with Yale cylinder + handle




Riscontro serratura magnetico

Magnetic lock striker

TELAI CLASSICO CLASSIC FRAME

soluzioni di apertura opening variant



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding
inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves
sliding inside the wall

soluzioni telaio frame options




TELAI IN MASSELLO
SOLID WOOD FRAME



TELAI IN LISTELLARE
BLOCKBOARD FRAME



TELAI LACCATO
LACQUERED FRAME



TELAI IN ESSENZA
WOODEN FRAME

CERNIERE AUTOMATICHE AUTOMATIC HINGES

Linee pulite e totale assenza di telaio per la versione con cerniere automatiche che consente di sfruttare al massimo la luce del passaggio.
Due robuste cerniere garantiscono l'apertura a 90° sia a spingere che a tirare.

*Neat lines and no frame for the version with automatic hinges that allows to fully exploit the opening space.
Two robust hinges ensure 90° opening both in the push and pull version.*




Lzt 0CA apertura con cerniere automatiche senza telaio,
vetro satinato chiaro stampato digitale decoro Lve A49
Strade base + layer 1 + layer 2
Lzt 0CA door with automatic hinges without frame, light satin glass
digital printed Lve A49 Strade base + layer 1 + layer 2



Cerniere automatiche
Automatic hinges

soluzioni di apertura
opening variant



Battente singolo
Single leaf

soluzioni telaio
frame options



CERNIERE AUTOMATICHE
AUTOMATIC HINGES



Lzt 02D apertura un'anta scorrevole esterno muro
con guida a parete senza telaio, vetro decoro
Incroci Lve A05 stampato digitale laccato RAL 7046,
maniglia Lzz 748 modello Tube lunghezza 1200 mm

Lzt 02D rail-sliding outside the wall with wall guide without frame,
glass Lve A05 Incroci digital printed lacquered RAL 7046,
fixed handle Lzz 748 Tube length 1200 mm



Porta De Simone 11 laccata bianco con inserti in cromo satinato
De Simone 11 lacquered white with satin chrome inserts

SCORREVOLE A BINARIO RAIL SLIDING

Il sistema scorrevole a binario consente 4 diverse soluzioni di scorrimento, con telaio a vista costituito da una struttura metallica a finitura cromo/satinata, oppure con telaio incassato nel controsoffitto, per le aperture ad una o più ante, in luce.

The rail sliding system allows 4 different sliding solutions, with external frame consisting of a chrome-plated/satin finish metal structure, or with recessed frame in the false ceiling, for the opening of one or more wings, reveal fixed.





Telaio a cassonetto cromo/satinato
per una guida precisa dello scorrevole

Chrome-plated/satin finish encased frame
for a precise guide of the sliding item



Dettagli di finitura per il telaio a vista

Finishing details for the exposed frame



Guida vetro a pavimento (richiede foratura)

Floor guide for the glass (requires drilling)




Maniglione di grande dimensione per agevolare
la movimentazione dell'anta

Large push handle in order to ease the movement
of the door




SCORREVOLE A BINARIO RAIL SLIDING

soluzioni di apertura *opening variant*



**Scorrevole esterno muro
anta singola**

One leaf sliding
outside the wall




**Scorrevole esterno muro
2 ante contrapposte**

One leaf sliding
outside the wall




**Scorrevole interno muro
anta singola**

Single leaf sliding
inside the wall




**Scorrevole interno muro
2 ante contrapposte**

Two opposing leaves
sliding inside the wall



**Scorrevole in luce
anta scorrevole +
anta fissa**

Single leaf sliding
inside the wall



**Scorrevole in luce
2 ante scorrevoli +
anta fissa**

Single leaf sliding
inside the wall

soluzioni telaio *frame options*




TELAIO BINARIO ESTERNO MURO

RAIL FRAME OUTSIDE THE WALL



TELAIO BINARIO IN LUCE A SOFFITTO

REVEAL FIXED RAIL FRAME ON THE CEILING



Lzt 03F apertura un anta scorrevole esterno muro
con trave a parete senza telaio, vetro stampato digitale
decoro Lve A54 Fiumi base + layer 2 laccato RAL 3022,
maniglione Lzz 757 modello Astra lunghezza 220 mm

Lzt 03F rail-sliding outside the wall with wall beam
without frame, glass digital printed Lve A54 Fiumi base
+ layer 2 lacquered RAI 3022, fixed handle Lzz 757
Astra length 1200 mm




Porta Silence con rivestimento laminato Mirror
Silence door with Mirror cover panel

SCORREVOLE A TRAVE BEAM SLIDING DOOR

La soluzione scorrevole con trave a vista a sezione circolare esalta il serramento donando carattere all'ambiente. Con l'acciaio cromato al posto del ferro brunito, si trasforma in un macchinario in stile retro-futurista che invita ad osare con le decorazioni.

*The sliding solution with circular section exposed beam that enhances the door giving character to the room.
With the chromed steel instead of burnished iron, it turns into a retro-futurist style mechanism that encourages to dare with decorations.*






Accessori di acciaio cromato su disegno
ispirato alle barn door americane

Chrome steel accessories made on a design
inspired to American barn doors



Maniglione di grande dimensione
per agevolare la movimentazione dell'anta

Large push handle in order to ease
the movement of the door



Guida vetro a pavimento (richiede foratura)

Floor guide for the glass (requires drilling)




Gli elementi di fissaggio esterni rendono semplice
il montaggio escludendo il ricorso a lavori di muratura

External fixing items make assembly easy
thus avoiding to perform masonry work




SCORREVOLE A TRAVE BEAM SLIDING DOOR

soluzioni di apertura *opening variant*



**Scorrevole esterno muro
anta singola**
One leaf sliding
outside the wall



**Scorrevole esterno muro
2 ante contrapposte**
One leaf sliding
outside the wall

soluzioni telaio *frame options*



TELAIO BINARIO ESTERNO MURO
RAIL FRAME OUTSIDE THE WALL

RASO MURO

FLUSH TO THE WALL


La versione scorrevole raso muro è dedicata a chi cerca la cura del dettaglio senza compromessi. Il telaio scompare completamente nell'imbotte lasciando a vista soltanto una sottile fascia di alluminio nella parte superiore dell'anta. A fondo corsa il vetro incontra un profilo con guarnizione di protezione in gomma che garantisce la silenziosità dello scorrevole.

*The flush to the wall sliding version
is dedicated to those who seek the care
of detail without compromise.
The frame fully disappears in the architrave
leaving only a thin strip of aluminium exposed in
the upper part of the wing.
At the end of the run, the glass meets
a rubber seal profile that ensures
the quietness of the sliding item.*



Dettagli del controtelaio New Space


New Space subframe details



Testata in alluminio
con guida
di scorrimento
in alluminio
Aluminum head
with aluminum sliding
guide




Cassonetto
con profili
in alluminio
*Casing with aluminum
profiles*




Montante di battuta
in alluminio
Aluminum stile

soluzioni di apertura

opening variant



**Scorrevole interno muro
anta singola**
*Single leaf sliding
inside the wall*



**Scorrevole interno muro
2 ante contrapposte**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*

soluzioni telaio

frame options



TELAIO RASO MURO
FRAME FLUSH TO THE WALL

VITREA
ACCESSORI
VITREA
ACCESSORIES



Maniglioni

Fixed handles



Maniglione Astra Lzz 757
lunghezza 220 mm
Astra fixed handle Lzz 757
length 220 mm



Maniglione Quadro Lzz 759
lunghezza 250 mm
Quadro fixed handle Lzz 759
length 250 mm



Maniglione Quadro Lzz 749
lunghezza 450 mm
Quadro fixed handle Lzz 749
length 450 mm



Maniglione Tube Lzz 748
lunghezza 1200 mm
Tube fixed handle Lzz 748
length 1200 mm



Maniglione Tube Lzz 758
lunghezza 500 mm
Tube fixed handle Lzz 758
length 500 mm



Combinazioni caratteristiche vetri

 possibile
 non possibile

tipologia vetro \ disponibili extra	Trasparente	Satinato chiaro Lzz 690	Satinato grigio Lzz 692	Satinato bronzo Lzz 693	Trasparente extra chiaro Lzz 693	Trasparente laccato Ral/Ncs Lzz 694	Trasparente stampa a colori Lzz 695	Trasparente immagine a richiesta Lzz 696	Satinato chiaro Lzz 690 extrachiara Lzz 691	Satinato chiaro Lzz 690 laccato RAL/NCS Lzz 694	Satinato chiaro Lzz 690 stampa colori Lzz 695	Satinato chiaro Lzz 690 immagine a richiesta Lzz 696
Vetro Ltf												
Vetro stampato Ltg												
Vetro inciso Lth												
Vetro sabbiato Lti												
Vetro decor Ltj												
Vetro eroso Ltl												
Specchio bifacciale argentato Ltm												
Specchio trasparente riflettente LTm												





Dierre Spa
Strada statale per Chieri 66/15
14019 Villanova D'Asti (At)
Tel 0141.949411
info@dierre.it