

Kompakt HomeSolution

Systempostkasse med WIFI for innendørs bruk



Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Varmgalvanisert, europeisk stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.
Postsonelås	Sylinder 5870, tilpasset postnummer på montasjestedet
Dørlåser	24VDC Assa Abloy solenoidelås for åpning av hvert rom. 2 stk nøkkelkort medfølger pr. postkassedør.
Skiltmodul	2 skilt pr. dør. 2,9-tommer elektronisk blekk, med elektronikk for oppdatering.
Teknisk rom	Avlåst rom med kabler, inkl. SIM-kort og innebygget antenne. Skaplås inkl. 2 nøkler.
Kortleser	Elektronisk kortleser: Elatec TWN4, med støtte for RFID, Bluetooth og Mifare.
Applikasjon for bruker	Brukerapp: HomeSolution, av Stansefabrikken Home. HomeSolution mobilapp lar brukeren åpne postkassen samt gi andre tilgang i et ønsket tidrom. Tilgjengelig for Apple og Androide enheter.
Applikasjon for montør	HS Tekniker, av Stansefabrikken Home. Tilpasset et ferdig oppsatt installasjonsforløp. Tilgjengelig for Apple og Androide enheter.
Administrasjons portal	HomeSolution.no . Portalen benyttes til administrasjon av postkasser og skilt, samt administrasjon av tilgang og brukere.
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier.
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansefabrikken.no www.postkasse.no



Modul E Høyre- hengsel	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
3 rom	6mm	NCS S 0500-N Klassisk Hvit Sandstruktur	430 x 466 x 270	690310	7090008561514
4 rom	6mm		430 x 600 x 270	690410	7090008561538
5 rom	6mm		430 x 733 x 270	690510	7090008561552
6 rom	6mm		430 x 866 x 270	690610	7090008561590
7 rom	6mm		430 x 999 x 270	690710	7090008561613
8 rom	6mm		430 x 1132 x 270	690810	7090008561651