

WATER BASED PAINTS

THE COMPLETE GUIDE

Understanding Gloss

Gloss is about shine. It describes how much light is reflected from the surface of the paint, relative to the angle at which we are looking at the surface, and the properties of the latter. Gloss is measured in Gloss Units (GU), and the higher the number of units, the shinier the surface. Professional paint manufacturers use the ASTM standard method to measure GU, with 3 angles of measurements: 20° – to measure extreme high gloss surfaces | 60° – to measure the majority of surfaces | 85° – to measure extreme low gloss surfaces. The gloss levels of the paint samples displayed on this brochure are based on the above international standards and are defined as such:

	ناشف FLAT	مخمل VELVET	حيري EGGSHELL	ربع لامع SATIN	نصف لامع SEMI-GLOSS	لامع GLOSS
	 Flat paints conceal imperfections and are easy to touch up but can be hard to clean.	 Velvet paints offer subtle gloss and are easy to clean.	 Eggshell paints add warmth and depth, and resist stains better than flat or velvet finishes.	 Satin paints show imperfections more than flat ones but are easier to clean.	 Semi-gloss paints are stain-resistant, easy to clean, and ideal for high-traffic areas.	 Gloss paints clean easily and resist stains but highlight surface flaws due to their glossy finish.
	 Structureshield Acrymatt	 Medguard+		 Hygiene	 AcryPlus	 AcryGloss
	 CoVinyl	 Respisafe	 CoAcryl		 CoSheen	
	 C1C					
احترافي PROFESSIONAL	 Speedcell	 Anticarbonation				
	 C1A					
	 Maxmat					
قيمة VALUE	 Sunny	 Carbolite				

متفوق
SUPERIOR

احترافي
PROFESSIONAL

قيمة
VALUE

للإستعمال الخارجي Exterior Use

للإستعمال الداخلي Interior Use

يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 2004/42/EU Complies With EU/42/2004

حائز على شهادة "مغرين غارد" الذهبية Greenguard Gold Certified



colortek.eu
info@colortek.eu

colortekpaints

High-Performance
Architectural Water Based Paints

COLORTEK
TECHNOLOGY IN ALL ITS COLORS



COLORTEK

WATER BASED PAINTS
THE COMPLETE GUIDE

colortek.eu

info@colortek.eu

VALUE PRODUCTS

PROFESSIONAL PRODUCTS

SUPERIOR PRODUCTS

Product Name	Interior/Exterior	Finish	Key Features	Description	Benefits	Compliance	Material	Color Options
Carbolite	Interior	Velvet 24	Economical	Paint specially formulated for use on properly prepared and primed walls and ceilings. It is easy to use and offers a good hiding feature.	طرش مناسب للجدران والأسقف المجهزة. سهل الاستعمال ويؤمن تغطية جيدة.		Vinyl Acrylic	White base tintable in pastel colors.
Sunny	Interior	Flat 2	Good opacity	Paint designed for use on properly prepared walls and ceilings. It is an affordable alternative for large-scale projects.	طرش اقتصادي مناسب للجدران والأسقف المجهزة. مثالي للمشروع التجارية الكبيرة.		Styrene Acrylic	White base tintable in pastel colors.
SpeedCeil	Interior	Flat 2	Easy to apply on large surfaces	Ceiling paint designed to hide imperfections for a flawless finish. It provides ample time to ensure minimum lapping and spatter while drying quickly for recoating applications.	دهان ناشف متخصص للأسقف مصمم لتغطية الشوائب، سهل التنفيذ. لا يظهر أي آثار للفرشاة أو الرولو أثناء التطبيق.	Compliant with the MPI #53	Vinyl Acrylic	White base tintable in pastel colors.
MaxMat	Exterior/Interior	Flat 1	Dead flat technology	Versatile reflection-free paint ideal for hiding defects on surfaces. It is easy to apply with a superior hide, scrub resistance, washability and good adhesion.	متعدد الاستعمالات، ناشف. مناسب لإخفاء الشوائب عن كافة الأسطح. سهل التطبيق، عالي السرية، وقابل للتنظيف.	Compliant with MPI #10 & MPI #53	Styrene Acrylic	White base tintable in pastel colors.
Anticarbonation	Exterior/Interior	Velvet 10	Anticarbonation finish, crack-bridging properties, water vapor permeable, low dirt pick-up & UV resistant.	Functional paint that provides long-term protection for exposed concrete by restricting the damaging passage of carbon dioxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, chlorides, sulphates, and UV radiations. Suitable for parking lots, commercial & industrial buildings, bridges, subways and beach resorts.	دهان مخملي، يكافح الكربنة والتشققات، يمنع التقاط الغبار، ويقاوم الأشعة فوق البنفسجية. يؤمن حماية طويلة الأمد للخرسانات مما يمنع تسرب ثاني أكسيد الكاربون، أكسيد الكاربون، الكلوريد، وثاني أكسيد الكبريت. مثالي لمواقف السيارات، الجسور، المباني الصناعية والتجارية، وغيرها.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Compliant with MPI #38, MPI #40 & MPI #212	100% Acrylic	White base tintable in pastel colors.
StructureShield	Exterior/Interior	Flat 2	Anticarbonation finish, crack-bridging properties, water vapor permeable, low dirt pick-up & UV resistant.	Functional paint that provides long-term protection for exposed concrete by restricting the damaging passage of carbon dioxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, chlorides, sulphates, and UV radiations. Suitable for parking lots, commercial & industrial buildings, bridges, subways and beach resorts.	دهان ناشف، يكافح الكربنة والتشققات، يمنع التقاط الغبار، ويقاوم الأشعة فوق البنفسجية. يؤمن حماية طويلة الأمد للخرسانات مما يمنع تسرب ثاني أكسيد الكاربون، أكسيد الكاربون، الكلوريد، وثاني أكسيد الكبريت. مثالي للجسور، المباني الصناعية والتجارية، وغيرها.	Compliant with the MPI #10 MPI #40 MPI #53 & MPI #113	100% Acrylic	Three bases tintable in all colors + Black
Hygiene	Exterior/Interior	Satin 25	Antibacterial protection, prevents mold growth	Functional paint that is resistant to bacterial, fungal and algal growth. Ideal for kitchens, bathrooms, children's rooms, medical facilities and humid areas.	يمنع نمو البكتيريا، الفطريات والطحالب. مثالي للمطابخ، الحمامات، الطوابق السفلية، وغيرها من الأماكن الرطبة.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #15, MPI #43, MPI #146 & MPI #315	100% Acrylic	White base tintable in pastel colors.
Respisafe	Interior	Flat 4	Formaldehyde abatement 5 in 1 technology	High-technology paint with five features: formaldehyde abatement, burnish resistance, crack-bridging ability, antibacterial, low VOC. It purifies indoor air by eliminating formaldehyde up to 100%. Ideal for hard-wearing and humid areas.	دهان عالي الجودة يحتوي على تكنولوجيا مقاومة الفورمالدهيد بالإضافة إلى خصائصه المتقدمة في مقاومة الكيماويات، والخدوش.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #10, MPI #53 MPI #142 & MPI #143	100% Acrylic	Three bases tintable in all colors.
Medguard+	Interior	Velvet 20	Anti-viral	Anti-viral and anti-microbial coating specifically developed for potent action against viruses such as Coronavirus and influenza with excellent chemical, hard-wearing, and chip resistance.	دهان مضاد للفيروسات والميكروبات خاصة فيروس الكورونا والإنفلونزا بالإضافة إلى خصائصه المتقدمة في مقاومة الكيماويات، والخدوش.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #44, MPI #138 & MPI #144	Vinyl Acrylic	White base tintable in pastel colors.
CoVinyl	Interior	Flat 2	Low VOC, high opacity	Economical ceiling paint designed to hide imperfections for a flawless finish. It provides ample time to ensure minimum lapping and spatter while drying quickly for recoating applications. Free of VOC.	دهان ناشف، لا يظهر أي آثار للفرشاة أو الرولو أثناء التطبيق. منخفض اللبغيات.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #53 & MPI #143	Vinyl Acrylic	Three bases tintable in all colors.
CIA	Exterior/Interior	Flat 3	High opacity	Premium paint that delivers balance between durability, good hide, and high coverage. Suitable for applications where coverage is required with fewer coat applications.	عالي الجودة، ناشف. يخفي الشوائب ويوفر مائة عالية في أن واحد. سهل التطبيق ويؤمن تغطية جيدة بطبقات قليلة من الطلاء.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC/ for low VOC content. Compliant with the MPI #10, MPI #53 certified.	100% Acrylic	White base tintable in pastel colors.
CIC	Exterior/Interior	Flat 7	Excellent opacity	Ultra opaque paint with a technology designed to deliver outstanding hide in only one application. Its superior hide and smoothness make it ideal for high-end commercial projects.	يتمتع بسترية عالية لإخفاء الشوائب بمجرد طلاء طبقة واحدة. يؤمن سهولة في التطبيق وملمس ناعم مما يجعله مثالي للمشروع التجارية الكبيرة.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC/ for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #53 & MPI #143. MPI #10 certified.	100% Acrylic	Three bases tintable in all colors.
CoAcryl	Interior	Velvet 14	Stain resistance	Premium paint that combines exceptional hide with durability, washability and block resistance features. It's ideal for high-end commercial projects.	مخملي عالي الجودة يجمع بين التغطية الكاملة، والملمس الناعم، والمتانة الفائقة مما يجعله مثالي للمشروع التجارية الكبيرة. قابل للتنظيف فقط للاستعمال الداخلي.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #44 & MPI #144	Vinyl Acrylic	Three bases tintable in all colors.
CoSheen	Interior	Eggshell 21	Stain resistance	Premium paint that combines exceptional hide with superior durability, washability and block resistance. Its smoothness makes it ideal for high-end commercial projects.	حبري للمعان، وعالي الجودة. يجمع بين التغطية الكاملة، والملمس الناعم، والمتانة الفائقة مما يجعله مثالي للمشروع التجارية الكبيرة. قابل للتنظيف.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #52 & MPI #145	Vinyl Acrylic	Three bases tintable in all colors.
Acrymatt	Exterior/Interior	Flat 8	Stain resistance	Non-yellowing paint with an ultra smooth and tough finish. It can be used instead of oil-based enamels, while offering both the environmental benefits of a water-based paint and the performance of an alkyd paint on doors, windows and in wet areas.	بويا مائة مقاومة للاصفرار، ناشف، متينة، وناعمة. توفر كل ميزات الحماية البيئية والجودة المطلوبة لطلاء الأبواب، النوافذ والأسطح الرطبة.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Compliant with MPI #10 & MPI #53	100% Acrylic	Three bases tintable in all colors.
Acryplus	Exterior/Interior	Semigloss 54	Excellent block resistance	Non-yellowing paint with an ultra smooth and tough finish. It can be used instead of oil-based enamels, while offering both the environmental benefits of a water-based paint and the performance of an alkyd paint on doors, windows and in wet areas.	بويا مائة مقاومة للاصفرار، ناشف، متينة، وناعمة. توفر كل ميزات الحماية البيئية والجودة المطلوبة لطلاء الأبواب، النوافذ والأسطح الرطبة.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #11, MPI #54, MPI #141 & MPI #147	100% Acrylic	Three bases tintable in all colors.
Acrygloss	Exterior/Interior	Gloss 77	Excellent block resistance	Non-yellowing paint with an ultra smooth and tough finish. It can be used instead of oil-based enamels, while offering both the environmental benefits of a water-based paint and the performance of an alkyd paint on doors, windows and in wet areas.	بويا مائة مقاومة للاصفرار، ناشف، متينة، وناعمة. توفر كل ميزات الحماية البيئية والجودة المطلوبة لطلاء الأبواب، النوافذ والأسطح الرطبة.	Compliant with the EU directive 42/2004/EC for low VOC content. Greenguard Gold certified for low VOC emissions. Compliant with MPI #114, MPI #119 & MPI #148	100% Acrylic	White base tintable in pastel colors.

WATER BASED PAINTS

THE COMPLETE GUIDE



Interior Use للاستعمال الداخلي
Exterior Use للاستعمال الخارجي