

110/33 - Yanagi Base IT 150-4

EN

MATTO®

Matto® is beautifully sheer decorative paint with soft misty finish. Its lightly jagged surface texture gives a fancy and glamorous facade to your interior walls.



Drying Time
15 - 30 minutes depending on ambient temperature and humidity.

Matto® comes in every color! Giving you freedom to mix, match or mismatch... Yet we have chosen to show our most popular colors in this catalog. You can mesmerize in this color collection with tones of 110/48 - Kano, 100/57 - Usu and 100/37 - Soo.

Give an enticing new spin and a touch of lux to your walls by using Matto®.

Technical Name
Soft Misty Finish.

Key Properties

- Unleaded
- Water Based
- Washable (after full curing)
- Non-flammable
- Heat Resistant
- Odorless
- 2 Attractive base colors 100/00 - Howaito and 110/00 - Kane
- Very low VOC content in compliance with:
 - EU directive 2010/79/EU
 - French decree No: 2011-321

Pack Size

- 1 US Quart - (1kg)
- 1 US Gallon - (2.5kg)

Recommended Uses

Internal applications.

Type of Substrate

Plaster, embossed wall coverings, gypsum board, concrete, cement rendering, brick work & block work.

Finish

Silky sparkle finish.



FR

MATTO®

Matto® est une peinture d'aspect velouté et subtilement nuancé qui confère aux murs un toucher doux légèrement texturé et inédit. Matto® trouve sa véritable expression sur de grandes superficies, là où elle pourra le mieux jouer de la lumière afin de conférer à la surface un aspect somptueux.



Coverage
Approximately 12-14 m²/kg/coat – 2 coats required.

Drying Time
Environ 15 à 30 minutes en fonction des conditions climatiques et de la température ambiante.



Diluant
Aucune dilution requise.

Thinner

No thinning required.

Preparation

All surfaces to be painted should be clean, dry and free from loose & flaking material. Rub down & rinse. Prime the substrate with Colortek® Co.Acryl or C1 Family.

Instructions

Stir well - Two application techniques:

- (1) Matto® is applied with a roller and then textured by slightly padding the marine sponge (Alternatively you can pad the substrate with the marine sponge directly but this technique will be time consuming and thus not suitable for large areas). Before drying, blade down the surface using a trowel to create the final pattern.

- (2) Matto® is applied with a roller in two coats, bladed down with a trowel, then a plastic spatula to create the pattern.
Note: Si nécessaire, ajouter un Classic Color pour prolonger le temps de séchage.

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5°C ou par temps pluvieux.

Emballage

- 1 US Quart - (1kg)
- 1 US Gallon - (2.5kg)

Usage Recommandé

Application en intérieur.

Types de Support

Enduit, ciment, plâtre et plaque de plâtre, anciennes peintures usuelles absorbantes, etc.

Additional Info

Le processus de fabrication de Matto® est soumis au plus stricts contrôles de qualité certifiés conformes au standard ISO 9001:2008.

Finition

Finition légèrement texturée à effet soyeux et velouté.

Transport et Stockage

Care should be taken to avoid spillage.

Protect from frost & humidity.

Rendement

Environ 12-14m² /kg/couche - 2 couches requises.

IT

MATTO®

100/71 - Araishu Base IT 88-6



Temps de Séchage
Environ 15 à 30 minutes en fonction des conditions climatiques et de la température ambiante.



Diluant

Aucune dilution requise.

Préparation du support

Le support doit être dur, propre, sain, sec, cohésif et libre de toute matière telle que salpêtre, mousse, lichen ou autres microorganismes pouvant empêcher l'adhérence du produit sur le support. Dans un premier temps, appliquer la couleur appropriée de la sous-couche COLORTEK® CO.ACRYL ou Famille C1.

Nom Technique

Finition douce et brumeuse.



Application

(1) Appliquez Matto® au rouleau et texturer le produit en

tapotant régulièrement sur le mur à l'aide d'une éponge marine. Avant que le produit ne sèche, tracez les effets à l'aide d'une lissoeuse.

(2) Appliquer Matto® en deux couches au rouleau et tracer les effets en deux temps à la lissoeuse puis à l'aide d'un couteau de peintre en plastique.

Note: Si nécessaire, ajouter un Classic Color pour prolonger le temps de séchage.

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5°C ou par temps pluvieux.

Nettoyage des Outils

Eliminer autant que possible le reste du produit de la surface des outils. Nettoyer ces derniers en les frottant vigoureusement avec de l'eau et du savon.

Ne pas vider les restes du produit dans les égouts ou les voies d'eau.

Cleaning

Remove as much product as possible from application equipment before cleaning. Clean equipment immediately after use with warm soapy water & rinse thoroughly.

Types de Support

Enduit, ciment, plâtre et plaque de plâtre, anciennes

peintures usuelles absorbantes, etc.

Information Additionnelle

Le processus de fabrication de Matto® est soumis au plus stricts contrôles de qualité certifiés conformes au standard ISO 9001:2008.

Finition

Finition légèrement texturée à effet soyeux et velouté.

Transport et Stockage

Stocker le produit à l'abri de l'humidité et des

températures de gel.


Rendement

Environ 12-14m² /kg/couche - 2 couches requises.

IT

COLORTEK®

TECHNOLOGY IN ALL ITS COLORS



www.colortek.eu

info@colortek.eu



