ACORAZADA

IRON

puertas **perciber**

CARÁCTER

puertas perciber

Crear soluciones adaptadas a los nuevos tiempos, de vanguardia, técnicamente innovadoras, funcionales y de alta calidad, esa es la misión de Puertas Perciber®. Lo hacemos poniendo el máximo empeño cada día, buscando la inspiración en el mundo que nos rodea, en su rápida y trepidante evolución y tratando de adaptarnos continuamente a los cambios de tendencia y a las demandas del mercado.

EL INCONFORMISMO Y NUESTRO ESPÍRITU APASIONADO NOS EMPUJAN A PERSEGUIR LA MEJORA CONTINUA DE NUESTROS PROCESOS DE DESARROLLO Y FABRICACIÓN.

Para nosotros crear puertas implica mucho más que un control total y eficiente de la fase productiva, creemos vital la implicación de un proceso creativo amplio y complejo, porque entendemos el producto como una solución no solo funcional sino también estética y polivalente, en el que la puerta es mucho más que un mero elemento constructivo, pasando a formar parte vital de nuestro entorno.

En Puertas Perciber® creamos puertas con carácter.

IRON

CONTENIDOS

01

SEGURIDAD CERTIFICADA
pag. 4

02

FICHA TÉCNICA
pag. 6

03

UN SINFÍN DE POSIBILIDADES
pag. 7

04

PVC DE EXTERIOR
pag. 8

05

MADERA NATURAL
pag. 14

06

TIPOS DE MARCO
pag. 18

07

TIPOS DE INSTALACIÓN
pag. 19

08

MEDIDAS
pag. 20

09

PERSONALIZACIÓN
pag. 22

10

HERRAJES
pag. 24

Seguridad **certificada**

Las puertas acorazadas de alta seguridad IRON® son puertas desarrolladas para hacer de nuestros hogares unos entornos habitables seguros, protegiéndolos de cualquier intento de robo o intrusión.

Están recomendadas para clientes que demandan una alta seguridad en puertas acorazadas.

También se instalan en viviendas destinadas al alquiler, debido a su excelente relación calidad/precio, aportando además un alto nivel de seguridad para las personas que están sensibilizadas con la protección de su vivienda.

La puerta Acorazada IRON®, además de segura, conjuga alta tecnología y diseño de vanguardia, gracias a la variedad disponible de revestimientos que se adaptan a cualquier estilo.

CE
MARCADO CE

Acorazada CERTIFICADA de Clase 3

(UNE-EN1627:2011)

Certificación emitida el 11-11-2014

Carga estática
UNE-EN 1628:2011
CORRECTO

Carga dinámica
UNE-EN 1629:2011
CORRECTO

Resistencia a la efracción manual
UNE-EN 1630:2011
CORRECTO

Limitador de apertura

Bulón del limitador y junta acústica

Núcleo acorazado

Antipalanca y junta acústica



Burlete móvil inferior (parafrío)

Premarco metálico

Detalle regulación marco-premarco

Sistema antitarjeta y regulación del resbalón

Ficha **técnica**



1	**MARCO**	Acero cincado 18/10, ingletes soldados y barniz en polvo de resinas de poliéster, color marrón, plata, blanco o antracita.
2	**HOJA**	Chapa de acero 8/10 y omegas de refuerzo 8/10.
3	**CARENADO**	Perfil de acero pintado en marrón 8017, blanco 9003, plata 9007 o antracita 7016.
	PREMARCO	Acero 18/10 con sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
4	**CERRADURA**	Multipunto de engranajes silenciosa con 8 bulones de 40mm.
	CILINDRO	Basic llave-llave con 5 llaves y una de obra. Llave incopiable.
	ESCUDO	Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
	CERRADERO	Antitarjeta con sistema de regulación.
5	**LIMITADOR**	Sistema de apertura limitada.
6	**BISAGRAS**	Dos bisagras regulables en todas direcciones con rodamientos antidesgaste.
	HERRAJE	Aluminio apto para exterior bronce/plata/latón/ oro/negro.
	JUNTAS	Doble junta en carenado y marco.
7	**CORTAVIENTO**	Umbral móvil automático inferior.
	VARIANTES	Alturas especiales (consultar otras variantes).
	FUNCIÓN	Entrada principal de vivienda.
	SEGURIDAD	Clase 3 Antiefracción según UNE EN 1627.
	ACÚSTICA	35 dB (A) según UNE EN 10140-2.
	TÉRMICA	Transmitancia 2,2 w/m2ºC en cumplimiento del CTE. Permeabilidad al aire Clase 2 según UNE-EN 1026 – Anticorrosión Clase 3 y Resistencia a la carga de viento C5 según UNE-EN 1670 y UNE-EN 12211.

CLASE **3** ANTIEFRACCIÓN

CLASE **2** Permeabilidad AIRE

ABATIMIENTO **35 dB** ACÚSTICO

CLASE **C2** Permeabilidad VIENTO

TRANSMITANCIA +23° -5° TÉRMICA 2,7

CE MARCADO CE

Un sinfín de **posibilidades**

La puerta Acorazada IRON® no solo protege nuestro hogar de robos e intrusiones, sino que además lo hace con un estilo único, que le permite integrarse perfectamente con la decoración del resto del hogar gracias a la multitud de modelos y combinaciones posibles de acabados.

En Puertas Perciber® creemos que instalar una puerta de alta seguridad no tiene por qué suponer renunciar al estilo, y por eso hemos puesto un esmero especial en ofrecer una amplia gama de posibilidades de personalización.



Palisandro PVC

Roble Madera

EL PVC ES UN MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO QUE SOPORTA CON DUREZA LA EXPOSICIÓN A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS

En Puertas Perciber® creemos que una puerta no solo debe ser un elemento práctico y funcional, sino que también debe aportar un valor decorativo al entorno en el que se integra. Nuestra Acorazada IRON® es un fiel reflejo de esta idea, aunando protección y seguridad con una gran capacidad de personalización.

PVC DE EXTERIOR

El PVC es un material muy resistente y duradero que soporta extraordinariamente bien la exposición a los agentes atmosféricos

1000 Antracita

1000 Nogal

1000 Roble

1000 Ceniza

1000 Sapely

111 Antracita

602 Blanco

1000 Palisandro

4C Roble

2016 Ceniza

121 Palisandro

F90 Nogal

1000 Blanco

EL ACABADO EN CHAPA DE MADERA NATURAL RESULTA TAN ELEGANTE COMO ATEMPORAL

Nuestra puerta Acorazada IRON® no renuncia al estilo, y entre las posibilidades de personalización se encuentra la madera natural, que siempre aporta ese toque distinguido a cualquier entorno.

MADERA NATURAL DE INTERIOR

Resultados de calidad y naturales. Estos acabados se recomiendan para su uso interior ya que la madera natural se ve afectada por los agentes atmosféricos y necesita de un mantenimiento más específico.

600 TR Roble Madera

1000 Sapely Madera

600 sin Pláfón Pino

1000 Nogal Madera

1000 Cerezo Madera

Tipos de **marco**

Sistema Marco-Premarco



Sistema Marco Directo



Tipos de **instalación**

La instalación de esta puerta acorazada resulta ser muy sencilla y rápida.

La puerta Acorazada IRON® se puede instalar con premarco sin necesidad de obra de albañilería, fijando con tirafondos el premarco a la pared y posteriormente atornillando el marco al premarco.

Del mismo modo se puede instalar la versión con marco directo al marco de madera existente.

TIPO C

Instalación en reforma con forro exterior



TIPO A

Instalación en obra nueva sin tapetas



TIPO B

Instalación en chalet



Medidas disponibles en stock

ACABADOS MARCO (RAL)

8017 Marrón	9003 Blanco	9007 Plata	7016 Antracita

MARCO PREMARCO

PASO LIBRE	EXTERNO PREMARCO (Hueco de obra)
800 x 2000 mm	920 x 2060 mm*1
800 x 2040 mm	920 x 2100 mm*2
900 x 2100 mm	1020 x 2100 mm

Grosor marco-premarco: 6 cm
*1 Medida más usual en reforma
*2 Medida más usual en obra nueva

MARCO DIRECTO (Tubular)

PASO LIBRE	EXTERNO MARCO (Hueco de obra)
760 x 2000 mm	844 x 2042 mm*1
800 x 2000 mm	884 x 2042 mm

Se utiliza para instalación sobre premarco de madera.
Grosor de marco directo: 4,2 cm
*1 Medida más usual en reforma

MARCO PREMARCO

MARCO DIRECTO (Tubular)

REVESTIMIENTOS (Grosor 6mm)

ALTURA	2000 mm		2040 mm		2100 mm	
ANCHURA	PANEL EXT.	PANEL INT.	PANEL EXT.	PANEL INT.	PANEL EXT.	PANEL INT.
760 mm	778 x 2002 mm	828 x 2025 mm	778 x 2042 mm	828 x 2065 mm	778 x 2102 mm	828 x 2125 mm
800 mm	818 x 2002 mm	868 x 2025 mm	818 x 2042 mm	868 x 2065 mm	818 x 2102 mm	868 x 2125 mm
900 mm	918 x 2002 mm	968 x 2025 mm	918 x 2042 mm	968 x 2065 mm	918 x 2102 mm	968 x 2125 mm

Otras medidas fabricables

MEDIDAS ESTÁNDAR	
PASO LIBRE	
ANCHOS	ALTOS
760 mm 800 mm 850 mm 900 mm	2000 mm 2040 mm 2100 mm

MEDIDAS SEMIESTÁNDAR	
PASO LIBRE	
ANCHOS	ALTOS
700 mm 740 mm	2000 mm 2040 mm 2100 mm

MEDIDAS MÁXIMO/ MÍNIMO			
MÁXIMO PASO LIBRE		MÍNIMO PASO LIBRE	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
1000 mm	2300 mm	700 mm	1980 mm

*Grosor de marco directo: 4,2 cm
*Grosor marco-premarco: 6 cm





Personalización

Los acabados de la puerta Acorazada IRON® en PVC o madera de exterior o interior no solo son reflejo de las tendencias actuales, sino que también son escogidos por su durabilidad y resistencia. La innovación del revestimiento en vinilo nos permite aplicar diseños que hasta hace poco eran imposibles de imaginar.

Configure su puerta combinando el acabado y modelo del panel principal, acabado de las tapetas, color del marco metálico, y estilo de fresado. De este modo ponemos a su alcance infinidad de combinaciones posibles que permiten la integración de la puerta Acorazada IRON en cualquier ambiente.

Acabados PVC de Exterior

Panel principal y tapetas

Blanco

Roble

Palisandro

Sapely

Antracita

Nogal

Ceniza

Acabados en madera de Exterior

Panel principal y tapetas. Requiere mantenimiento.

Roble

Caoba

Castaño

Palisandro

Ébano

Acabados en madera natural interior

Sapely, Roble, Pino, Cerezo, Haya Vaporizada, Nogal etc.
Resto de maderas consultar disponibilidad.

Acabados lacados

Panel principal y tapetas

RAL 9003

RAL 9010

RAL 5000

RAL 1012

RAL 9004

RAL 5015

RAL 5018

RAL 6028

RAL 3031

RAL 4003

RAL 4005

RAL 3022

RAL 8001

***Más colores disponibles en carta Ral.**

Fresados

Panel principal

Media caña

Mega

Clásico
Solo para vinilos color madera



Clásico Blanco
Solo para vinilo color blanco

Colores del marco metálico

8017 Marrón

9003 Blanco



9007 Plata

7016 Antracita

HERRAJES

Negro

Bronce

Latonado

Plata

Oro Pulido

Herrajes Plata



Herrajes Latonado

Herrajes Negros

Herrajes Oro Pulido

Herrajes Bronce

Herrajes Mixtos

Cilindro ISEO R7

x4

Cilindro Basic

x5

+1 de obra



Cerradura y
defender

puertas perciber

AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

CERTIFIED
IQNet
MANAGEMENT SYSTEM

PEFC
PEFC/14-38-00223

ACORAZADA

IRON

En este catálogo tratamos de reproducir los acabados y colores de nuestros productos de la manera más fiel posible a la realidad sin embargo, por limitaciones propias de las técnicas de fotografía y de impresión, es posible que existan diferencias notables con la realidad. No aceptaremos reclamaciones relativas a los tonos, colores y acabados mostrados en este catálogo.

Puertas Perciber® se reserva el derecho a reducir, ampliar o modificar la gama de productos presentados en este catálogo o a variar las características de los mismos en cualquier momento.

Queda prohibida la utilización de las imágenes y textos presentados en este catálogo sin la autorización expresa del propietario de la marca.

Acorazada IRON® es una marca registrada propiedad de Puertas Perciber. Todos los derechos reservados.

puertas perciber

AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

CERTIFIED
IQNet
MANAGEMENT SYSTEM

PEFC
PEFC/14-35-00223

Polígono Industrial El Mirador, s/n
30140 Santomera, Murcia, España
T: +34 968 861 535 F: +34 968 861 913
perciber@perciber.com

perciber.com