

# Villa Skjutparti



# Villa Fönster

VillaFönsters skjutpartier är av **lyftglidtyp**. En pålitlig, säker och beprövad funktion. Dörren öppnas enkelt genom att handtaget vrids neråt, då lyfts beslaget upp och dörren löper fritt. **Kullagerförsedda hjul** i underkant ger en tyst och mjuk gång samt underlättar öppning och stängning. Helt enkelt genialiskt!



## YTA

Den fantastiska ytan uppnås genom en unik process där träprofilerna slipas, spacklas och målas upprepade gånger. Detta resulterar i branschens bästa finish!

## FLEXIBEL

Fabriken är oerhört flexibel. Du kan få dina partier exakt enligt önskat millimeter-mått. Möjligheterna för riktigt höga eller riktigt breda partier är stora.

## LYFT- GLID

Inget vanligt skjutparti. Du behöver egentligen inte "skjuta" så mycket. Tack vare den moderna tekniken i våra partier får du mycket god hjälp.

## Inte bara fönster på lager!

De vanligaste storlekarna av lyftglidpartier har vi på lager för omgående leverans. Vilken annan leverantör har det?

- 18x21
- 21x21
- 24x21
- 27x21
- 30x21

(alla lagerstorlekar i vitmålat trä)



### Egenskaper

- Tröskel i ädelträ

### Ytbehandlingar

- Målat (vit NCS-S 0502-Y, glans 40 som standard)
- Aluminiumbeklätt (vit NCS-S 0502-Y, glans 70 som standard)
- Obehandlat
- Laserat

### Karmdjup

- 184 mm vid trä
- 203 mm vid aluminium

### Virke

- Furu (fingerskarvad, kvistfri & impregnerad)
- Ek
- Teak

### Glas

- 3-glas (dubbla energiglas + argon)
- U-värde 1,1 (hela konstruktionen)
- Personsäkert glas (in & utsidan)

### Garanti

- 10-20 år



Mer info se [villafönster.se](http://villafönster.se) - Kundtjänst: 0771-690 690  
Besöksadress : Pollengatan 6, Varberg Nord 432 48 Varberg