

# Villa Kultur



# Villa Fönster

Villa Kultur är den perfekta kombinationen av **gammal stil** med modern teknik. Träfönster med 2-glas eller aluminiumbeklädda med 3-glas. **Allmogeprofilen** och **fönsterkrokarna** på insidan ger fönstret ett klassiskt utseende, utifrån upplever du klassiska gångjärn och **smala profiler**. För dig som söker ett **vackert fönster** i gammaldags stil.



YTA

Den fantastiska ytan uppnås genom en unik process där träprofilerna slipas, spacklas och målas upprepade gånger. Detta resulterar i branschens bästa finish!

FLEXIBEL

Fabriken är oerhört flexibel. Du kan få dina fönster exakt enligt önskat millimeter-mått. Möjligheterna för kombinationsfönster är näst intill obegränsade.

ANTIKT

Allmogeprofil, kulturprofil eller antikprofil, kärt barn har många namn. Den smakfulla fräsningen på insidan ger en klassisk känsla.

## Vackert & modernt - med en känsla från förr



### Fönstertyper

- Fasta
- Sidohängda
- Överkantshängda
- Fönsterdörrar

### Ytbehandlingar

- Målat  
(vit NCS-S 0502-Y, glans 40 som standard)
- Aluminiumbeklätt  
(vit NCS-S 0502-Y, glans 30 som standard)
- Obehandlat
- Laserat

### Garanti

- 10-20 år

### Virke

- Furu  
(fingerskarvad, kvistfri & impregnerad)

### Glas

- 2-glas (energiglas)  
U-värde 1,3  
(hela konstruktionen)
- 3-glas  
(dubbla energiglas + argon)  
U-värde 1,1  
(hela konstruktionen)

### Karmdjup

- 105 mm vid trä
- 115 mm vid aluminium

