
Datablad

DELTA HAGE

Selkeä, turvallinen ja intuitiivinen pyöräpysäköintiratkaisu.



Ver.2 / 2026.07.17

CYKLOS

DELTA HAGE

DELTA HAGE on suunniteltu tuomaan järjestystä kaupunkitilaan. Selkeästi pysäköintialueen rajaavat päätyelementit yhdessä DELTA-pyörätelineiden kanssa luovat pyöräpysäköinnistä helposti hahmotettavan, turvallisen ja intuitiivisen.
Pyöräpysäköintialue voidaan sijoittaa esimerkiksi jalkakäytävän viereen, autopaikkojen yhteyteen, ajokaistojen väliin, kävelykaduille, joukkoliikenteen pysäkeille, areenoille tai muihin kohteisiin, joissa halutaan selkeästi rajattu ja hyvin järjestetty pyöräpysäköinti.
DELTA HAGE kuuluu DELTA-konseptiin, minkä ansiosta ratkaisu on erittäin joustava. Kokonaismitat, pyöräpaikkojen määrä ja c/c-jako voidaan mukauttaa käytettävien DELTA-moduulien mukaan.

Muotoilu ja toiminnallisuus

Päätyelementtien ainutlaatuinen muotoilu tekee pyöräpysäköinnistä selkeän, käyttäjäystävällisen, kestävän ja turvallisen.
Intuitiivinen ja helppokäyttöinen pysäköintiratkaisu, jonka toimintaperiaate on kaikille tuttu.
Pyöräteline mahdollistaa pyörän rungon turvallisen lukitsemisen ja vakaan pysäköinnin.
Lisätietoja telineen toiminnasta löytyy DELTA-pyörätelineen esitteestä.
Suunniteltu kestämään vaativia julkisia ulkotiloja.
Pyörä lukitaan rungosta ja pyörästä telineen kaareen.

Joustavuus

Kokonaismitat ja pyöräpaikkojen määrä voidaan mukauttaa ja yhdistää kaikkiin DELTA-moduuleihin.
Cyklos DELTA HAGE c/c 500 mm – moduulit 2,0 m / 2,5 m – 4 tai 5 pyöräpaikkaa
Cyklos DELTA HAGE c/c 600 mm – moduulit 2,4 m / 3,0 m – 4 tai 5 pyöräpaikkaa
Cyklos DELTA HAGE c/c 700 mm – moduuli 2,8 m – 4 pyöräpaikkaa

Saatavana halutulla RAL Classic -värillä ympäristöön tai visuaaliseen ilmeeseen sopivaksi (lisävaruste).
Laserleikattu symboli vakiona. Mahdollisuus käyttää myös asiakkaan omaa symbolia (lisävaruste)

Materiaalit

Vaihtoehto 1 – Kuumasinkitty.
Vaihtoehto 2 – Kuumasinkitty ja jauhemaalattu. Vakioväri musta RAL 9005. Saatavana myös halutulla vakio-RAL-värillä.

Kiinnitys

Vaihtoehto 1 – Maahan valettava asennusputki.
Vaihtoehto 2 – Asennusadapteri ja betoniperustus.
Vaihtoehto 3 – Betoniperustus maanpinnan yläpuolelle (siirrettävä ratkaisu).
Vaihtoehto 4 – Asennusadapteri asfaltin pintaan kiinnitettäväksi.

Mitat

Leveys: 1800 mm
Korkeus: 1070 mm

Sertifioinnit

Hyväksytty Byggvarubedömningen® -järjestelmässä ja arvioitu SundaHus Miljödata -järjestelmässä.







Cyklos AB
Sähköposti: info@cyklos.fi - Puhelin: +358 9 4245 3129