




Iluminação
inteligente
para sua casa

A modern living room at night. A large, bright yellow sectional sofa is the central focus. Above it, a large, cylindrical pendant light emits a soft blue glow. In the foreground, a dark, round coffee table holds a glass of water and a small bowl. The background shows a dark interior with a window and some furniture. The overall atmosphere is cozy and modern.

Seu sistema de iluminação inteligente personalizado

O que é Hue?

Philips Hue é um sistema de iluminação inteligente, projetado para a vida real



Combina iluminação LED brilhante e eficiente em termos de energia com tecnologia intuitiva. Juntos, a lâmpada, o Bridge e os controles inteligentes mudarão para sempre a maneira como você controla e experimenta a luz. A riqueza da iluminação é tão mágica quanto a vida real quando você a liga.

Duas maneiras de usar o Philips Hue

» Bluetooth



Comece em 2 passos simples:




Passo 1

Instale as lâmpadas e ligue o interruptor.



Passo 2

Baixe o aplicativo Philips Hue e siga as instruções.





» Hue Bridge



Comece em 3 passos simples:



Passo 1

Instale as lâmpadas e ligue o interruptor.



Passo 2

Ligue o Hue Bridge e conecte-o ao roteador Wi-Fi.



Passo 3

Baixe o aplicativo Philips Hue e siga as instruções.



Novo sistema de controle Bluetooth

Bluetooth é a maneira mais fácil de começar a usar iluminação inteligente. Controle até 10 lâmpadas em um cômodo, crie o ambiente perfeito para qualquer ocasião ou use comandos de voz. E não se preocupe: você pode atualizar seu sistema Bluetooth adicionando o Philips Hue Bridge, ativando a rede Zigbee e gerenciando suas luzes de forma mais avançada no mesmo aplicativo Philips Hue.

Bluetooth		Bridge Hue
10	 Número máximo de luzes	50
1 quarto	 Escopo	A casa inteira
✓ *	 Controle de voz	✓
✓	 Fácil ajuste, sem instalação	✓
✓	 Funciona com o Hue Dimmer Switch	✓
✓	 De luz quente a luz fria **	✓
✓	 16 milhões de cores de luz***	✓
✓	 Programe rotinas diárias **	✓
-	 Acessórios inteligentes Hue	✓
✓	 Temporizadores e agendamentos	✓
-	 Controle fora de casa	✓
-	 Rotinas para acordar e dormir	✓
-	 Sincronize as luzes com música e filmes. ***	✓
-	 Luz sincronizada com seus jogos ***	✓

* Com Amazon Alexa e Google Home | ** Com White Ambiance e White and Color Ambiance |
*** Com White and Color Ambiance

Fácil de instalar

Instale suas lâmpadas Hue compatíveis com Bluetooth e baixe o aplicativo Philips Hue.




Controle com sua voz

O Philips Hue funciona com os principais assistentes de voz, permitindo que você controle suas luzes por comando de voz. Use a Alexa para acender as luzes Philips Hue antes de dormir, ajuste-as do sofá enquanto assiste a um filme ou defina a luz perfeita para leitura na sua poltrona favorita, tudo sem usar as mãos. Novos recursos são adicionados constantemente para proporcionar a melhor experiência em iluminação por voz.



Ilumine seus momentos

Crie cenas com base nas configurações de luz atuais ou escolha uma das cenas Philips Hue e ajuste-a ao seu gosto.



Controle inteligente pelo celular

Ao conectar suas luzes via Bluetooth ao aplicativo, você pode controlar até 10 lâmpadas em qualquer cômodo e criar o ambiente perfeito para cada ocasião. Controle suas luzes de forma fácil e prática com o aplicativo Philips Hue.

Procure produtos Hue compatíveis com Bluetooth. 



Linha White and Color Ambiance



Linha White Ambiance




Linha White

Hue Bridge: o poder da iluminação inteligente

O Hue Bridge é o coração do sistema Philips Hue, oferecendo controle total sobre suas luzes por meio do aplicativo Hue. Ele gerencia todas as suas luzes LED e armazena suas configurações personalizadas.

O Bridge está incluído em todos os kits iniciais Philips Hue. Você também pode comprá-lo separadamente para criar seu próprio sistema.




**Hue Bridge
+ App Philips
Hue**
uma
combinação
poderosa

- Controle até 50 lâmpadas Philips Hue.
- Configure até 12 acessórios inteligentes.
- Controle suas luzes mesmo quando estiver fora de casa.
- Crie ambientes personalizados.



Brinque com a luz

Brinque com a luz e escolha entre 16 milhões de cores no aplicativo Philips Hue para combinar a iluminação com o seu humor. Use sua foto favorita e reviva aquele momento especial com toques de cor. Salve suas configurações e recupere-as quando quiser.



Controle inteligente

Controle suas luzes pelo smartphone ou tablet usando o aplicativo Philips Hue, ou adicione interruptores ou acessórios de controle ao sistema para ligá-las. Programe temporizadores e alarmes.





Sincronize as luzes com músicas, filmes ou jogos

O Philips Hue Sync é um aplicativo gratuito para PC ou Mac que captura o que você está assistindo, ouvindo ou jogando e transforma tudo isso em efeitos de iluminação. Desfrute da iluminação imersiva do Philips Hue enquanto aproveita seus momentos de entretenimento.



Luz para o seu bem-estar

A luz influencia nosso humor, comportamento, atenção e rotina diária. Com este aplicativo, você pode ajustar a iluminação ideal para cada momento, seja para se energizar, se concentrar, ler ou relaxar. Personalize sua rotina diária.



Sinta-se seguro com a iluminação inteligente Hue

Com o aplicativo Philips Hue, você pode controlar suas luzes de qualquer lugar. Faça com que elas se acendam e deem boas-vindas a você ao chegar em casa ou simulem sua presença quando você estiver fora.



Compatível com Apple HomeKit e assistentes de voz do Google e da Amazon

Use sua voz para controlar a iluminação Hue. Você não precisa mais se levantar do sofá para mudar a cor das luzes ou ligá-las e desligá-las.

Como funciona o Philips Hue?

1

Instale suas lâmpadas ou luminárias

Escolha seu produto Hue. Você pode comprar kits com o Bridge ou optar por lâmpadas e luminárias separadamente.



2

Escolha seu sistema de controle



® Controle até 10 lâmpadas em um cômodo via Bluetooth.



Com o Hue Bridge, controle o sistema dentro e fora de casa e adicione até 50 lâmpadas ou luminárias e 12 acessórios

3

Baixe o aplicativo Philips Hue

Com o aplicativo gratuito Philips Hue, comece a usar e aproveite ao máximo a experiência Hue.



O ecossistema Hue

Com o Philips Hue, é fácil configurar e expandir seu sistema de iluminação sem fio.

Descubra como você pode dar vida à sua casa inteligente com diferentes lâmpadas, interruptores e sensores.





O sistema

O Philips Hue é baseado na tecnologia Zigbee LightLink, uma solução de baixo consumo, segura e confiável para controlar luzes. Novos recursos e melhorias são adicionados continuamente para tornar o sistema ainda mais útil. As atualizações de software e firmware podem ser realizadas sem fio e diretamente nas lâmpadas. O sistema Philips Hue pode ser facilmente integrado a sistemas baseados em Zigbee para automatizar diferentes elementos da sua casa.



O Bridge

O Bridge é o coração do sistema Philips Hue, conectando seu dispositivo inteligente às lâmpadas Philips Hue. Você pode adicionar até 50 lâmpadas e 12 acessórios Philips Hue a um único Bridge. Com uma conexão Wi-Fi por meio do roteador, ele também conecta o sistema ao mundo exterior, permitindo que você o controle remotamente.

O Bridge está incluído em todos os kits iniciais Philips Hue. Você também pode comprá-lo separadamente para montar seu próprio sistema.

Bluetooth

Philips Hue com Bluetooth é a maneira mais fácil de começar a usar iluminação inteligente. Crie o ambiente perfeito em um cômodo com lâmpadas LED com Bluetooth e o aplicativo Philips Hue. Controle até 10 lâmpadas.



Lâmpadas e luminárias Philips Hue


As lâmpadas LED inteligentes e de baixo consumo de energia Philips Hue dão vida aos seus ambientes. Elas proporcionam uma luz brilhante e bonita para suas atividades diárias, momentos especiais e experiências imersivas. Além disso, são práticas. Podem ser reguladas. Podem piscar. Podem aumentar ou diminuir a intensidade. Fazem praticamente tudo o que você quiser. E mais: estão disponíveis em diferentes formatos, tamanhos e modelos para atender a todas as necessidades de iluminação da sua casa.



Aplicativos

Aplicativo Philips Hue

Um único aplicativo gratuito permite que você entre no universo da iluminação inteligente Philips Hue, seja para começar com Bluetooth ou para acessar todos os recursos e benefícios com um Philips Hue Bridge. Disponível para usuários de Android e iOS, ele oferece acesso a uma galeria com mais de 70 cenas de iluminação criadas por designers especializados, permitindo que você leve a magia da iluminação inteligente Hue para todos os cantos da sua casa.



Aplicativo Hue Sync para computadores

O Philips Hue Sync é um aplicativo para PC ou Mac que captura o conteúdo que você está assistindo, ouvindo ou jogando e o transforma instantaneamente em efeitos de iluminação para uma experiência imersiva. Sincronize suas luzes com filmes, músicas e jogos.

Aplicativos de terceiros



Sync My Lights
Entertainment



Lightbow
Lifestyle



Hue Disco
Music



Sleep Cycle
alarm clock
Healthcare and
Fitness



iConnectHue
Utilities



OnSwitch
Lifestyle



Thunderstorm
for Hue
Entertainment



hueTube
Entertainment



Utakata
moodlight
Lifestyle



Yonomi
Lifestyle




Controles inteligentes

Você pode controlar seu sistema Philips Hue de qualquer dispositivo, onde quer que esteja. Para ajustar o brilho, criar temporizadores e mudar as cores facilmente, use o aplicativo Philips Hue. Use nossos acessórios para controlar seu sistema com um interruptor sem fio que também funciona como controle remoto e permite acessar suas cenas favoritas com apenas um clique. Ou simplesmente ative o sistema com sua presença usando qualquer um de nossos sensores de movimento projetados para uso interno ou externo.

HueLabs

A HueLabs é uma plataforma onde qualquer pessoa com um sistema Hue pode testar protótipos e novos conceitos em seus estágios iniciais. Seu feedback realmente faz a diferença! Na HueLabs, estamos sempre em busca de pessoas interessadas em encontrar novas maneiras de aproveitar ao máximo o sistema Hue. Queremos saber o que é valioso para nossos clientes, e a melhor maneira de descobrir isso é simplesmente perguntando!




Site Philips Hue

Você pode controlar seu sistema Philips Hue de qualquer dispositivo, onde quer que esteja. Para ajustar o brilho, criar temporizadores e mudar as cores facilmente, use o aplicativo Philips Hue. Experimente um dos aplicativos de terceiros desenvolvidos para Philips Hue e descubra diferentes recursos.

<https://www.philips-hue.com/pt-br>

Friends of Hue

Com o Friends of Hue, a iluminação da sua casa vai além do básico. É a integração perfeita entre produtos e dispositivos inteligentes. E como as casas de hoje são mais conectadas, sua vida fica mais fácil.



O Matter cria uma experiência simplificada e integrada entre o Philips Hue e outros produtos para casas inteligentes. Ele oferece maior interoperabilidade entre dispositivos inteligentes compatíveis, de forma confiável e segura. É a garantia de que eles funcionarão perfeitamente juntos hoje e no futuro.



Sincronize suas luzes com suas músicas favoritas. O Philips Hue permite que você não apenas ouça música, mas também a veja, sincronizando as luzes diretamente e fazendo com que elas dançam no ritmo. Você pode conectá-lo à sua conta do Spotify ou a qualquer aplicativo de música em dispositivos Samsung usando o SmartThings.



Controle suas luzes com a Alexa usando apenas a voz. Ligue e desligue as luzes, aumente ou diminua o brilho, mude a cor e muito mais dizendo “Alexa...”.



Works with
Apple HomeKit

Use a Siri para controlar por voz ou conecte o Philips Hue a acessórios Apple HomeKit para controlar sua casa.



Controle as luzes da sua casa simplesmente pedindo ajuda ao Google Assistente. Comece dizendo “OK Google” e seu assistente estará pronto para ajudar.

IFTTT

Saiba instantaneamente quando algo acontece com suas cenas de iluminação personalizadas, como ao você receber e-mails, curtidas, compartilhamentos ou outros eventos da web.



Controle a iluminação Philips Hue pelo smartphone com o Samsung SmartThings e conecte dispositivos para que funcionem em conjunto.

logitech

A vida fica mais divertida quando as luzes Philips Hue e o sistema de entretenimento doméstico funcionam juntos, controlados pelo Logitech Harmony.



Torne sua experiência de jogo mais imersiva conectando suas luzes Philips Hue aos dispositivos Razer Chroma™.




Use o iCUE para criar cenas e configurar o ambiente de jogo perfeito não apenas nos periféricos RGB da CORSAIR, mas em toda a sala.

Mude a forma como você interage com a luz

O Philips Hue oferece duas linhas compatíveis entre si para tornar sua casa mais inteligente, confortável e eficiente em termos de energia.

White and Color Ambiance

Transforme a iluminação do seu dia a dia em uma experiência extraordinária. Brinque com as cores ou sincronize suas luzes inteligentes com músicas, filmes e até jogos.



White Ambiance

Controle suas lâmpadas inteligentes, alternando entre tons de luz quente e fria, de onde você estiver. Tudo para tornar sua vida mais simples.



2.000K - 6.500K



◀ Quente

Fria ▶

White

Controle suas lâmpadas inteligentes com luz quente de qualquer lugar. Tudo para tornar sua vida mais simples.



White and Color Ambiance

A linha que permite iluminar sua casa com 16 milhões de cores e 50.000 tonalidades de luz quente e fria.



Use qualquer dispositivo móvel



Controle inteligente fora de casa



Ligar e desligar programado



Segurança para sua casa



Regulável



Defina ambientes para suas rotinas



Sincronize com seu alarme



Decore com cores



Sincronize com sua música



Sincronize com jogos

Desperte sua imaginação

- Brinque com a luz e escolha entre 16 milhões de cores
- Sincronize sua iluminação Hue com filmes, músicas e jogos

Intensifique seus momentos

- Da luz branca quente à fria
- Energize-se, concentre-se, leia e relaxe
- Crie seu próprio nascer do sol e acorde gradualmente

Desfrute da sua tranquilidade

- Controle as luzes do seu jeito, de qualquer lugar
- Programe horários de iluminação para automatizar sua casa com facilidade

Sistema simples, confiável e preparado para o futuro.

- Conecte até 50 lâmpadas ou luminárias e até 12 acessórios Philips Hue
- Conecte seu smartwatch ou outros dispositivos inteligentes
- Não são necessários dimmers nem instalação adicional
- Compatível com Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Microsoft Cortana e muitos outros



Starter kit: 3 lâmpadas inteligentes E27 (800) 220V (White and Color Ambiance)

Código: 929002261501

- 3 lâmpadas, 1 Bridge
- 806 lm @ 4.000K
- 16 milhões de cores,
- Potência 9W=60W
- Base E27
- > 25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 220-240V
- Cores mais vibrantes
- Para uso interno





Starter kit: 3 lâmpadas inteligentes E27 (800) 110 V (White and Color Ambiance)

Código: 929002261601

- 3 lâmpadas, 1 Bridge
- 806 lm @ 4.000K
- 16 milhões de cores,
- Potência 9.4W=60W
- Base E27
- > 25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 127V
- Cores mais vibrantes
- Para uso interno





Starter kit: 3 lâmpadas inteligentes E27 (1100) 220 V (White and Color Ambiance)

Código: 929002468811

- 3 lâmpadas, 1 Bridge
- 806 lm @ 4.000K
- 16 milhões de cores,
- Potência 9W=75W
- Base E27
- > 25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 220-240V
- Cores mais vibrantes
- Para uso interno





Starter kit: 3 lâmpadas inteligentes E27 (1100) 110 V

Código: 929003099902

- 3 lâmpadas, 1 Bridge,
- 1100 lm @ 4.000K
- 16 milhões de cores
- Potência 9.5W=75W
- Base E27
- > 25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 110-130V
- Cores mais vibrantes
- Para uso interno






Lâmpada inteligente E27 - (1100) 110V (White and Color Ambiance)

Código: 929003099901

- 1.100 lúmenes @ 4.000K
- 16 milhões de cores
- Potência 9.5W=75W
- Base E27
- > 25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 110-130V
- Cores mais vibrantes
- Para uso interno
- Controle instantâneo via Bluetooth
- Configure até 10 lâmpadas com Bluetooth
- Crie alarmes e temporizadores




Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.



Lâmpada inteligente E27 - (1100) 220V (White and Color Ambiance)

Código: 929002468801

- 1.100 lúmenes @ 4.000K
- 16 milhões de cores
- Potência 9W=75W
- Base E27
- > 25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 220-240V
- Cores mais vibrantes
- Para uso interno
- Controle instantâneo via Bluetooth
- Configure até 10 lâmpadas com Bluetooth
- Permite a configuração de alarmes e temporizadores



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.



Lâmpada inteligente GU10

(White and Color Ambiance)


Código: 929003666501

- 16 milhões de cores
- Controle direto com o aplicativo Philips Hue
- Configure até 10 lâmpadas com Bluetooth
- Permite a configuração de alarmes e temporizadores
- 4.2W - 400 lúmenes (2.000 - 6.500K)
- Base GU10
- Zigbee + Bluetooth
- 25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 220-240V
- Para uso interno



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.

A Philips reserva-se o direito de modificar as informações sem aviso prévio.






Lâmpada inteligente GU10

(White and Color Ambiance)

Código: 929003666601

- 16 milhões de cores
- Controle direto com o aplicativo Philips Hue
- Configure até 10 lâmpadas com Bluetooth
- Permite a configuração de alarmes e temporizadores
- 4.7W - 450 lm a 4.000 K
- Base GU10
- Zigbee + Bluetooth
- 25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 220-240V
- Para uso interno



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.



Base LightStrip Plus V4 80 pol

(White and Color Ambiance)

Código: 929002269106

Base de fita LED flexível

- 1.600 lúmenes
- 16 milhões de cores
- Potência 20W
- >25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 100-240 V
- Comprimento 1.981,20 mm
- Para uso interno



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.

A Philips reserva-se o direito de modificar as informações sem aviso prévio.

Philips HUE

31



Extensão LightStrip Plus V4 80 pol (White and Color Ambiance)

Código: 929002269201

Extensão flexível para fita LED
(Requer fita base para uso)

- 950 lúmenes @4.000K
- 16 milhões de cores
- Potência 11,5W
- >25.000 horas de vida útil
- Tensão de entrada 100-240 V
- Comprimento 1.000 mm
- Para uso interno



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.




Hue Go luz portátil

(White and Color Ambiance)

Código: 915005822401

- Fluxo luminoso 520 lm
- 16 milhões de cores
- Potência 6 W
- >20.000 horas de vida útil
- Tensão 100-240V (multivoltagem)
- Bateria portátil (para uso interno) e recarregável
- A duração da bateria varia de 2,5 a 18 horas, dependendo das cenas utilizadas.
- Permite o controle sem o Hue Bridge usando o aplicativo Philips Hue.
- Permite controlar cenas dinâmicas diretamente no produto.




Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.



Luminária de teto média Infuse black (White and Color Ambiance)

Código: 915005997301

- Fluxo luminoso a 4000K 2.350 lm
- Fluxo luminoso a 2700 K 2.100 lm
- Luz colorida e branca (RGBW)
- Potência 33.5 W
- >25.000 horas de vida útil
- Tensão 100-240V (multivoltagem)
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Controle as luzes pelo aplicativo ou porvoz
- Projetado para tetos



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.




Luminária de teto Infuse black

(White and Color Ambiance)

Código: 929003531702

- Fluxo luminoso a 4000K 2.350 lm
- Fluxo luminoso a 2700 K 2.100 lm
- Luz colorida e branca (RGBW)
- Potência 33.5 W
- >25.000 horas de vida útil
- Tensão 100-240V (multivoltagem)
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Controle as luzes pelo aplicativo ou por voz
- Projetado para tetos



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.




Luminária de teto média Infuse white

(White and Color Ambiance)

Código: 915005997201

- Fluxo luminoso a 4000K 2.350 lm
- Fluxo luminoso a 2700 K 2.100 lm
- Luz colorida e branca (RGBW)
- Potência 33.5 W
- >25.000 horas de vida útil
- Tensão 100-240V (Multivoltagem)
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Controle as luzes pelo aplicativo ou por voz
- Projetado para tetos



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.




Luminária de teto Infuse white

(White and Color Ambiance)

Código: 915005998201

- Fluxo luminoso a 4000K 2.350 lm
- Fluxo luminoso a 2700 K 2.100 lm
- Luz colorida e branca (RGBW)
- Potência 33.5 W
- >25.000 horas de vida útil
- Tensão 100-240V (Multivoltagem)
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Controle as luzes pelo aplicativo ou por voz
- Projetado para tetos



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.


A Philips reserva-se o direito de modificar as informações sem aviso prévio.



Luminária pendente Flourish (White and Color Ambiance)

Código: 929003053601

- Fluxo luminoso a 4000K 2.750 lm
- Fluxo luminoso a 2700 K 2.550 lm
- Luz colorida e branca (RGBW)
- Potência 39.5 W
- >25.000 horas de vida útil
- Tensão 100-240V (multivoltagem)
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Controle as luzes pelo aplicativo ou por voz



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.



Luminária pendente Flourish (White and Color Ambiance)

Código: 929003052801

- Fluxo luminoso a 4000K 2.750 lm
- Fluxo luminoso a 2700 K 2.550 lm
- Luz colorida e branca (RGBW)
- Potência 39,5 W
- >25.000 horas de vida útil
- Tensão 100-240V (multivoltagem)
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Controle as luzes pelo aplicativo ou por voz



Observação: Mais funções podem ser controladas adicionando o Hue Bridge.

A Philips reserva-se o direito de modificar as informações sem aviso prévio.



Hue Play - Kit com 2 unidades

Código: 915005733901

- Vida útil: 25.000 horas
- Consumo: 6.6W
- 16 milhões de cores
- Fluxo luminoso: 500 lm
- IP20 - Classe III
- Luz colorida e branca (RGBW)
- Use somente com o Hue Bridge
- Inclui um único plugue para conectar as duas barras





Hue Play - Kit com 1 unidade

Código: 915005733701

- Vida útil: 25.000 horas
- Consumo: 6.6W
- 16 milhões de cores
- Fluxo luminoso: 500 lm
- IP20 - Classe III
- Luz colorida e branca (RGBW)
- Use somente com o Hue Bridge





Hue Play - Extensão

Código: 915005734101

- Amplie a seu portfólio com a extensão da Hue Play na cor preta, que inclui uma única barra de iluminação
- Fonte de alimentação não incluída





Hue Sync Box Gen2

Código: 929003499606

- Sincronize luzes com conteúdos de TV em 8K a 60Hz e 4K a 120Hz
- Certificado para HDMI 2.1
- Crie sincronização a cores 1:1 com o conteúdo exibido na tela
- Potência: 7W
- Conecte até 10 luzes Philips Hue
- Sem câmeras nem fios pendurados na frente da tela
- Use somente com o Hue Bridge



Divirta-se com suas luzes

Assista, ouça ou jogue como nunca antes, enquanto os efeitos de vídeo, áudio e jogos preenchem o ambiente. Basta conectar seu sistema de iluminação inteligente Philips Hue a vídeos, músicas ou jogos para transformar seu cômodo em um palco de entretenimento.

Requer um
Philips Hue
Bridge



Sincronize suas luzes com filmes e vídeos

Sinta-se como se estivesse no cinema, no conforto do seu sofá. Desfrute de efeitos de iluminação instantâneos e imersivos que se adaptam ao que acontece na tela. Transforme cada luz em um efeito especial durante as cenas de ação e experimente os efeitos de iluminação ambiente mais sutis que complementam perfeitamente as imagens de cada filme.

Sincronize suas luzes com os jogos

Descubra uma nova dimensão de imersão espacial ao trazer os ambientes e efeitos dos jogos para o seu quarto. De efeitos de câmera lenta personalizados para cada ambiente de jogo a flashes rápidos durante sequências de ação intensa, o Philips Hue envolve você completamente no jogo, criando uma experiência única e envolvente.





Certifique-se de que o Hue Bridge e as lâmpadas White and Color Ambiance estejam conectados e ligados.

Configure uma nova área no aplicativo Philips Hue.

Use o aplicativo Philips Hue Sync no seu PC ou Mac, ou conecte-se a dispositivos Razer ou Corsair.



Sincronize suas luzes com a música

Crie a atmosfera perfeita para relaxar ou transforme cada batida em um efeito de luz, convertendo qualquer ambiente em uma pista de dança. Os efeitos de luz são personalizáveis e podem ser usados em conjunto com a música para se adequar a qualquer estado de espírito ou situação. Agora você não apenas ouvirá a música, como também poderá vê-la, graças à sincronização com o Philips Hue.



Acessórios Hue

São dispositivos que facilitam o controle das suas lâmpadas ou luzes Hue.

Os acessórios Hue permitem que você controle suas luzes, seja com sensor de movimento ou ajustando a intensidade da luz sem precisar se levantar do assento.



Hue Bridge

Código: 929001180601

- É o cérebro do sistema.
- Até 50 dispositivos (lâmpadas ou luminárias) e até 12 acessórios por Bridge.
- Potência: 1,5 W.
- Certificação Zigbee 1.0
- Compatível com Apple HomeKit
- Compatível com iOS ou Android
- Fácil instalação



Observação: Compatível com todas as lâmpadas, luminárias e acessórios Hue.

A Philips reserva-se o direito de modificar as informações sem aviso prévio.



Hue Bridge

Código: 929001180642

- É o cérebro do sistema.
- Até 50 dispositivos (lâmpadas ou luminárias) e até 12 acessórios por Bridge.
- Potência: 1,5 W.
- Certificação Zigbee 1.0
- Compatível com Apple HomeKit
- Compatível com iOS ou Android
- Fácil instalação



Observação: Compatível com todas as lâmpadas, luminárias e acessórios Hue.



Hue Dimmer Switch

Código: 929002398606

- Instalação sem fio
- Até 12 interruptores por Bridge
- Permite controlar até 10 lâmpadas Hue sem o Hue Bridge.
- Baterias incluídas
- 4 botões de configuração
- Vida útil de 50.000 cliques

Observação: Compatível com lâmpadas e luminárias Hue.

A Philips reserva-se o direito de modificar as informações sem aviso prévio.





Hue Motion Sensor

Código: 929003067501

- Sensor de movimento sem fio
- Automatiza suas luzes
- Sensor de luminosidade para economizar energia
- Pode ser instalado em qualquer lugar
- Ângulo de detecção: 220 graus
- Alcance de detecção: 5 metros
- Baterias incluídas
- Para uso interno



Observação: Compatível com lâmpadas e luminárias Hue.



@philipshue_brasil

www.philips-hue.com/pt-br

SIGNIFY ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA.
R. Werner von Siemens 111, Prédio 11,
Torre A, 2 Andar, São Paulo, Brasil.

A Signify reserva-se o direito de modificar as informações sem aviso prévio
e não se responsabiliza por erros ou omissões neste documento.