

SOLUCIÓN Y CALIDAD EN SU CONSTRUCCIÓN



imperquimia®



Elaston®


Impermeabilizante acrílico



Impermeabilizantes acrílicos diseñados para proteger y dar mantenimiento a todo tipo de techos.

VENTAJAS

- De fácil aplicación, ¡Hagalo usted mismo!
- Excelente adherencia a varios tipo de sustratos.
- Ideal para impermeabilizar áreas de difícil acceso tales como bases de equipos, domos y tuberías.
- Disponible en blanco, rojo y verde.
- En color blanco además de impermeabilizar refleja más del 80 % de los rayos del sol, resultando en construcciones más frescas.
- Se aplica con brocha, rodillo, cepillo o aspersión.



SISTEMA

- 1 **ELASTON® PRIMARIO**
Primario
- 2 **ELASTON® CEMENTO ACRÍLICO / DUREFLEX 540 P**
Sellador
- 3 **ELASTON® BASE GRIS o ELASTON®**
Capa Base
- 4 **ELASTON® REFUERZO DOBLE 65**
Membrana de Refuerzo
- 5 **ELASTON®**
Acabado

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia así como libre de polvo, grasas, aceites u otros materiales mal adheridos.


Aplique con brocha, rodillo o cepillo de lechuguilla una capa de **ELASTON® PRIMARIO** diluido con 3 o 4 litros de agua limpia por 1 litro de producto.

Localice y selle grietas, juntas, oquedades y chaflanes con **ELASTON® CEMENTO ACRÍLICO**, para grietas con movimiento utilice **DUREFLEX 540 P** por medio de espátula.

Aplique por medio de brocha, rodillo o cepillo de lechuguilla una capa de **ELASTON® BASE GRIS** o **ELASTON®** sobre toda el área a impermeabilizar; deje secar al menos 24 hrs. Ya seca la capa, aplicar **ELASTON®** por medio de brocha o cepillo de lechuguilla. Para mejores resultados, intercale **ELASTON® REFUERZO DOBLE 65**.

Aplique **ELASTON® REFUERZO DOBLE 65** entre las capas, aplicándolo simultáneamente con la capa de **ELASTON® BASE GRIS** recubriéndolo con la otra capa de **ELASTON®** procurando que no queden arrugas (Deje traslapes de 10 cm en laterales y 15 cm entre rollo y rollo).

Aplique una segunda capa de **ELASTON®** cuidando que quede cubierta la malla de **ELASTON® REFUERZO DOBLE 65**.





Elaston 4

Duración: 4 años

Capacidad de Elongación: 150%

Rendimiento teórico: 1 m² / L a dos capas.

Color: Blanco, Rojo y Verde



Elaston 6

Duración: 6 años

Capacidad de Elongación: 200%

Rendimiento teórico: 1 m² / L a dos capas.

Color: Blanco y Rojo



Elaston 8

Duración: 8 años

Capacidad de Elongación: 300%

Rendimiento teórico: 1 m² / L a dos capas.

Color: Blanco y Rojo



Elaston Plus 12

Duración: 12 años

Capacidad de Elongación: 350%

Rendimiento teórico: 1 m² / L a dos capas.

Color: Blanco y Rojo

**Para conservar la funcionalidad de la impermeabilización se recomienda dar mantenimiento de 2 a 3 años.*



Elaston®
Impermeabilizante acrílico



ELASTON ICE

Recubrimiento acrílico aislante térmico impermeable sobre superficies como concreto, mortero, madera, metal, etc. con excelentes propiedades de elasticidad, reflectividad y resistencia al intemperismo.

- Usos: ideal para techos de tránsito ligero y techumbres de lámina.
- Presentación: Cubeta de 19 L.
- Color: Blanco.
- Normas: NMX-C-450-ONNCCE-2019, NMX-U-125-SCFI-2016 y SELLO FIDE.



ELASTON LLANTA (3, 5 y 10 años)

Impermeabilizante acrílico elastomérico, con polvo de llanta vulcanizado reciclado, con gran capacidad impermeable, resistente al intemperismo, elasticidad y durabilidad.

- Usos: ideal para techos de tránsito ligero.
- Presentación: Cubeta de 19 L.
- Color: Rojo.



ELASTON FIBRATADO (4 y 6 años)

Impermeabilizante acrílico fibratado, elasto-reflectivo de alto desempeño y elongación, el uso de las fibras sintéticas en su formulación puede sustituir la membrana de refuerzo.

- Usos: ideal para techos de tránsito ligero y techumbres de lámina.
- Presentación: Cubeta de 19 L.
- Color: Blanco y Rojo.



ELASTON TRANSPARENTE

Impermeabilizante acrílico transparente para superficies porosas con un acabado translúcido satinado.

- Usos: Ideal para techumbres de lámina, techumbres metálicas en láminas translucidas.
- Presentación: Cubeta de 19 L. y Bote de 4 L.
- Color: Transparente.



ELASTON PLUS CLEAN AIR

Impermeabilizante acrílico fotocatalítico elastoreflexivo de alto desempeño.

- Usos: Ideal para tránsito ligero
- Presentación: Cubeta 19 L.
- Color: Blanco.



Consulta los Certificados y Fichas técnicas de las Soluciones de Elaston



CERTIFICACIONES



PÁGINA WEB

PLANTA

Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6
Col. Los Reyes Acozac,
C.P. 55755, Tecámac Edo. de México.
Tel. (779) 796 2220

CORPORATIVO

Periférico Sur #5183, Col. Isidro Fabela
Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14030, Ciudad de México.
Tel. (55) 5665 9508



+55 años



ORGULLOSAMENTE
MEXICANOS



Síguenos en nuestras redes sociales



Imperquimiamx



GpoImperquimia



imperquimiamx



Imperquimia



Grupo Imperquimia



LaCamionetaIQ



Elaston

800 737.8358 • imperquimia.mx

