

BIOPIETRA®
The Green Stone Industry

3 TRADITION

Project and Design tone variation

	<ul style="list-style-type: none"> ● Formati misti di dimensioni diverse ● Mixed sizes ● Gemischte Formate in verschiedenen Größen ● Formats mixtes de différentes tailles
	<ul style="list-style-type: none"> ● Formati regolari stesse dimensioni. ● Regular sizes. ● Regelmäßige Formate gleicher Größe. ● Formats régulières de mêmes tailles.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Angolari disponibili in tutti i colori della serie. ● Corner pieces available in all colors. ● Eckstücke in allen Farben der Serie erhältlich. ● Pièces angulaires disponibles dans toutes les couleurs de la série.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Spessore delle pietre. ● Stone thickness. ● Stärke der Steinplatten. ● Epaisseur des pierres.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Stuccatura obbligatoria con Biostucco traspirante consumo kg...m². ● Mandatory grouting with breathable Biostucco consumption Kg ...sqm. ● Muss mit atmungsaktivem Fugenmörtel Biostucco verlegt werden, Verbrauch:kg...m² ● Jointoiment obligatoire avec mortier Biostucco respirant consommation Kg...m²
	<ul style="list-style-type: none"> ● Posa unita senza stuccatura + 20% vedi info pagina 53 ● Laying without joint +20% see info at page 56 ● Durchgehende Verlegung ohne Fugenmörtel +20% s. Info auf Seite 59 ● Pose unie sans jointoiment +20% voir info à la page 62
	<ul style="list-style-type: none"> ● Posa con giunto aperto con fuga di cm... ● Laying with joint of cm... ● Verlegung mit offener Fuge von cm... ● Pose avec joint ouvert avec fuite de cm...
	<ul style="list-style-type: none"> ● Obbligatoria Eco-koll traspirante con doppia spalmatura consumo kg...m². ● Mandatory transpiring Eco-koll glue with double coating, consumption Kg ...sqm. ● Muss mit dem atmungsaktiven Kleber Eco-koll nach dem Prinzip der Doppelklebung verklebt werden, Verbrauch: kg...m² ● Obligatoire l'usage de Eco-koll respirante avec double encollage Consommation Kg ...m²
	<ul style="list-style-type: none"> ● Obbligatoria Eco-koll Quarzo oppure Ardesia. ● Recommended Eco-koll glue Quarzo or Ardesia. ● Muss mit Eco-koll Quarzo oder Ardesia verklebt werden. ● Obligatoire l'usage de Eco-koll Respirante couleur Quarzo ou Ardesia.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Video di posa visibile sul sito Internet Biopietra, QRcode sulle scatole. ● Installation video visible on Biopietra website, QR code on boxes. ● Verlege-Video auf der Webseite Biopietra. QR-Code auf den Schachteln. ● Vidéo de pose visible dans: le site Biopietra, QRcode sur les boîtes.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pulizia e manutenzione con piumino o aspirapolvere con setole. ● Cleaning and maintenance with feather duster or vacuum cleaner with soft bristles. ● Reinigung und Pflege mit Staubwedel oder Staubsauger mit Bürste. ● Nettoyage et entretien avec un plumeau ou un aspirateur à poils.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Lavorazione manuale. ● Handmade. ● Händische Verarbeitung. ● Travail manuel.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Antigelo, resistente al gelo. ● Frost resistant. ● Frostschutz. ● Antigel, résistant au gel.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Adatto per applicazione IN INTERNO. ● Suitable for INDOOR application. ● Geeignet für die Verlegung im INNENBEREICH. ● Convient pour l'application à l'INTERIEUR.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Adatto per applicazione IN ESTERNO. ● Suitable for OUTDOOR application. ● Geeignet für die Verlegung im AUSSENBEREICH. ● Convient pour l'application à l'EXTERIEUR.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Maggiore rifrazione della luce - risparmio energetico. ● Increased light refraction - energy saving. ● Mehr Lichtbrechung – weniger Stromverbrauch für Beleuchtung. ● Augmentation de la réfraction de la lumière - économie d'énergie.

CERTIFICAZIONI	6
Certifications	
Zertifizierungen	
Certifications	
TRADITION Collection	
Acropoli	8
Bergamo	10
Brick Design	12
Carsica	16
Mix COR	24
Credaro	26
Listello Liguria	32
Listello Toscana	38
Marmolada	46
Ortisei	52
Mix ORT	56
Sierra	58
Mix SIE	66
Stelvio	72
Mix STE	78
Teakstone	90
Travertino	31
STUCCATURA	92
Grouting	
Verfugung	
Jointoiment	
LEGENDA STUCCATURA	93
Legenda Grouting	
Legenda Verfugung	
Legenda Jointoiment	
ISTRUZIONI PER LA POSA	94
Eco-Koll - Biostucco - Biofin	
Posa in opera - video e istruzioni	
Laying video and instructions	
Verlege-Video und Informationen	
Installation video et informations	
GARANZIA 50 ANNI	97
Guarantee 50 years	
Garantie 50 Jahre	
Garantie 50 ans	
SCHEDE TECNICHE	98
Data sheets	
Technische Datenblätter	
Fiches techniques	
PULIZIA E MANUTENZIONE	102
Cleaning and maintenance	
Reinigung und Pflege - Nettoyage et entretien	
LISTINO PREZZI	103
Price List	
Preisliste	
Tarif des prix	

Green

3 Salvaguardiamo l'ambiente che ci ospita, preserviamo il paesaggio che ci circonda non consumandolo, ma semplicemente donando nuova vita a materiali non utilizzati.

Guardiamo al pianeta come parte integrante di noi, in esso viviamo e da esso prendiamo nutrimento, desideriamo profondamente proteggerlo, rispettandone i cicli ed i tempi di rigenerazione. Per questo motivo, tutti i prodotti Biopietra sono corredati da certificazioni biocompatibili ed ecocompatibili.

3 We defend the environment that is our home, we preserve the landscape that surrounds us without consuming or destroying it, but simply restoring life to unused materials.

We see the planet as part of us. We live on it and draw nourishment from it, so we have a deep desire to protect it, respecting its cycles and regeneration times. This is why every Biopietra product is accompanied by biocompatible and ecofriendly certifications.

3 Wir schützen die Umwelt, die uns beherbergt, wir bewahren die Landschaft, die uns umgibt, verbrauchen oder zerstören sie nicht, sondern geben der Materie einfach neues Leben.

Wir betrachten den Planeten als einen integralen Bestandteil von uns, wir leben darin und wir nähern uns davon, wir wollen ihn zutiefst schützen und seine Zyklen und Regenerationszeiten respektieren. Aus diesem Grund sind alle Biopietra-Produkte mit biokompatiblen und ökologischen Zertifizierungen belegt.

3 Nous protégeons l'environnement qui nous accueille, nous préservons le paysage qui nous entoure sans le consumer ou le détruire, mais simplement en redonnant une nouvelle vie aux matériaux non utilisés.

Nous considérons la planète comme une partie intégrante de nous, nous y vivons et nous en prenons nourriture, nous désirons profondément la protéger, en respectant ses cycles et ses temps de régénération. Pour cette raison, tous les produits Biopietra sont accompagnés de certifications biocompatibles et respectueuses de l'environnement.

Biopietra trasforma e ricostruisce la pietra con materie prime ecosostenibili e certificate

Biopietra transforms and rebuilds stone with sustainable
and certified raw materials



Biopietra verwandelt und gestaltet den Stein mit nachhaltigen und zertifizierten Rohstoffen um
Biopietra transforme et reconstruit la pierre avec de matières premières renouvelables et certifiées





⇒ Chi certifica Biopietra®?

Tutti i rivestimenti Biopietra sono testati da laboratori ed enti esterni e sono certificati da **ICEA** (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) e controllati da **ANAB** (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica).

Biopietra aderisce al Green-Building Council: i suoi prodotti conferiscono crediti ai progetti che concorrono all'ottenimento della certificazione internazionale **LEED** (Crediti: MR 2, MR 3, MR 4, MR 5, QI 4.3, QI 3 IP1, IP2) per la bio-architettura. Biopietra inoltre è **Made in Italy**, ed è marcata **CE**.

⇒ Who certifies Biopietra®?

All of Biopietra's claddings are tested by external laboratories and institutions and are certified by **ICEA** (Institute for Ethical and Environmental Certification) and controlled by **ANAB** (National Association for Bio-ecological Architecture) Biopietra is a member of Green Building Council; its products give credits to projects that contribute to obtaining the international **LEED** certification (Credit: MR 2, MR 3, MR 4, MR 5, QI 4.3, QI 3 IP1, IP2) for Green Building. Biopietra is 100% **Made in Italy** and has **CE** marking.

⇒ Wer zertifiziert Biopietra®?

Alle Biopietra -Verkleidungen werden in unabhängigen Labors geprüft, sind von **ICEA** zertifiziert (Zertifizierungsstelle für Ethik und Umwelt) und von **ANAB** kontrolliert (Nationale Vereinigung der Architekten für das Ökologische Bauen). Biopietra ist Mitglied des GreenBuilding Councils und verleiht jenen Projekten Punkte, die auf die **LEED**-Zertifizierung für ökologisches Bauen zielen (Punkte: MR 2, MR 3, MR 4, MR 5, QI 4.3, QI 3 IP1, IP2). Biopietra ist überdies **Made in Italy** und trägt die **CE** Kennzeichnung.

⇒ Qui certifie Biopietra®?

Tous les revêtements Biopietra sont testés par des laboratoires et des institutions externes et sont certifiés par **ICEA** (Institut pour la Certification Éthique et Environnementale) et contrôlés par **ANAB** (Association Nationale d'Architecture pour l'Éco-construction). Biopietra est membre du Green Building Council ; ses produits donnent des crédits à des projets qui contribuent à l'obtention de la certification internationale **LEED** (Crédit : MR 2, MR 3, MR 4, MR 5, QI 4.3, QI 3 IP1, IP2) pour le bâtiment durable. Biopietra est **Made in Italy** et a le marquage **CE**.

3 Il mondo si cambia e si migliora
con le nostre scelte di ogni giorno

3 The world changes and improves thanks
to the choices we make every day

3 Die Welt wird mit unseren alltäglichen
Entscheidungen verändert und verbessert

3 On change le monde et on peut le rendre
meilleur avec nos choix de chaque jour

ACROPOLI M96



2/3 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



7/8 kg m²



5/6 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



04



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
-	M96	Terra	~cm 18 x 6,5 x h20,5 17,5 x 7 x h7,5	<p>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</p> <p>66</p> <p>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</p> <p>46</p>

SCHEDA TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

BERGAMO M96



2/3,5 CM



LOW

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



5/6 kg m²



2/3 cm



5/6 kg m²



2/4 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
Bergamo C58 33% Bergamo G85 33% Bergamo M96 33%	-	Grigio scuro	~cm 18 x 6,5 x h20,5 cm 17,5 x 7 x h7,5	FONDO FLÄT FLÄCHE PLAQUES 71	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 43

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98



2/3,5 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE

5/6 kg m²

2/3 cm

5/6 kg m²

2/4 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
-	G85	Grigio scuro	~cm 18 x 6,5 x h20,5 cm 17,5 x 7 x h7,5	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES
				71
				ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				43

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

BRICK DESIGN ROSSO VINTAGE



2,5/3 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1,5 cm



7/8 kg m²



12 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



B1



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
-	Rosso vintage	Grigio chiaro	-	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 88 ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES -

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

BRICK DESIGN AGATA



2,5/3 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1,5 cm



7/8 kg m²



12 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



B2



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
-	Agata	Grigio chiaro	-	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 88 ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES -

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

SCAGLIA CARSICA SABBIA



3/3,5 CM



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



07



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Sabbia	-	~cm 25 x 7 x h10 cm 15 x 5 x h10	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 71	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 51

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

SCAGLIA CARSICA GRANITO



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



14



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
-	Granito	-	~cm 25 x 7 x h10 cm 15 x 5 x h10	<table border="1"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>71</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>51</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	71	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	51
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	71	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	51					

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

SCAGLIA CARSICA MALVA



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



15



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Malva	-	~cm 25 x 7 x h10 cm 15 x 5 x h10	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 71	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 51

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

SCAGLIA CARSICA GRIGIO



3/3,5 CM



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



16



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Grigio	-	~cm 25 x 7 x h10 cm 15 x 5 x h10	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 71	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 51

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX COR CORTINA



3/6 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



8/9 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



02



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
Granito 40% Cromo 40% Morenica lava 20%	-	-	~ cm 25 x 7 x h10 cm 15 x 5 x h10	<table border="0"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>73</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>54</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	73	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	54
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	73	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	54					

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

CREDARO B80



2/3,5 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



6/7 kg m²



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



18



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	B80	Grigio chiaro 50% Grigio scuro 50%	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				65	50

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

CREDARO B82



3/3,5 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



03



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	B82	Grigio chiaro 50% Grigio scuro 50%	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				65	50

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

CREDARO 091




STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



+20%



5/6 kg m²



2/3 cm



6/7 kg m²



2/4 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	091	Grigio chiaro	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 65	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 50



SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

TRAVERTINO NATURALE



2 CM



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE

6/7 kg m²

1,5 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
-	Naturale	48 x 30 cm	cm 16 x 10 x h30	<table border="1"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>61</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>42</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	61	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	42
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	61	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	42					

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

LISTELLO LIGURIA MOKKA VINTAGE



1 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1/2 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



L5



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Mokka Vintage	Grigio chiaro	~ cm 21 x 10 x h4,3/4,5	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 56	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 41

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

LISTELLO LIGURIA ROSSO VINTAGE



1 CM




FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1/2 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



L2



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Rosso vintage	Grigio scuro	~ cm 21 x 10 x h4,3/4,5	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 56	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 41

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

LISTELLO LIGURIA BIANCO



1 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1/2 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



L1



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Bianco	Grigio chiaro	~ cm 21 x 10 x h4,3/4,5	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 56	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 41

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

LISTELLO TOSCANA CROMITE



1,5 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1/2 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



L6

COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
-	Cromite	Grigio chiaro	~ cm 23 x 10 x h5,5	<table border="0"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>46</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>36</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	46	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	36
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	46	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	36					



SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

LISTELLO TOSCANA CENERE



1,5 CM




FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1/2 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



L9



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Cenere	Grigio chiaro	~cm 23 x 10 x h5,5	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 46	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 36

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

LISTELLO TOSCANA ROSSO



1,5 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1/2 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



L10



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Rosso	Grigio chiaro	~cm 23 x 10 x h5,5	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 46	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 36

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

LISTELLO TOSCANA BIANCO




STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



1/2 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



L7



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Bianco	Grigio chiaro	~cm 23 x 10 x h5,5	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 46	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 36

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MARMOLADA 091



2 CM



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



06



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
-	091	-	~ cm 21 x 9 x h10	<table border="1"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>65</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>40</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	65	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	40
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	65	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	40					

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MARMOLADA QUARZO



2 CM



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



28



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
-	Quarzo	-	~ cm 21 x 9 x h10	<table border="1"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>65</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>40</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	65	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	40
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	65	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	40					

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MARMOLADA G86



2 CM



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



6/7 kg m²



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	G86	-	~ cm 21 x 9 x h10	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 65	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 40

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98



3/4 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE

5/6 kg m²

COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
Stelvio B80 40% Stelvio G85 40% Bergamo G85 20%	-	-	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

ORTISEI 091



2/3 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



5/6 kg m²



2/3 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103			
-	091	-	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> </table>	70	46
70	46						



SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98



2/3 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



5/6 kg m²



1,5/2 cm



6/7 kg m²



2/3 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103			
Ortisei M96 40% Ortisei B82 20% Ortisei 091 40%	-	Grigio scuro	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	70	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	46

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

ORTISEI B82



2/3 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



5/6 kg m²



2/3 cm



7/8 kg m²



2/3 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	B82	Grigio scuro	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				70	46

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98



2/3 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



5/6 kg m²



2/3 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103			
-	B82	-	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	70	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	46

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX ORT 17



2/3 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



9/10 kg m²



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



17



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
Ortisei B80 40% Ortisei M96 30% Ortisei O91 30%	-	Grigio scuro	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				70	46

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

SIERRA B81



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	B81	Grigio chiaro	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45



SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98



2 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



2/3 cm

5/6 kg m²5/6 kg m²

2 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	M96	Grigio scuro	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX SIE 00



2 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



2/3 cm



5/6 kg m²



5/6 kg m²



2/4 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
Sierra B80 33% Sierra B81 33% Sierra M96 33%	-	Grigio chiaro	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	<table border="1"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>68</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>45</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	45
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	45					



SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98



2 CM




MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



2/3 cm

5/6 kg m²5/6 kg m²

2/4 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	B80	Grigio chiaro	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

SIERRA 091



2 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



5/6 kg m²



5/6 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



21



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	091	Grigio chiaro 80% Terra 20%	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				68	45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

SIERRA M96



2 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



5/6 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



01



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
-	M96	-	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	<table border="0"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>68</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>45</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	45
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	45					

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX SIE 19



2 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



5/6 kg m²



5/6 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



19



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
Sierra B80 50% Sierra 091 50%	-	Grigio chiaro 80% Terra 20%	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68 ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX SIE 20



2 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



5/6 kg m²



5/6 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



20



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103				
Sierra G85 50% Sierra M96 50%	-	Grigio scuro	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	<table border="1"> <tr> <td>FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES</td> <td>68</td> <td>ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES</td> <td>45</td> </tr> </table>	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	45
FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	45					

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX SIE 22



2 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



5/6 kg m²



5/6 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



22



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
Sierra M96 33% Sierra B80 33% Sierra B81 33%	-	Grigio chiaro	~cm 28 x 9 x h12 24,5 x 5 x h6	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68 ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

STELVIO M96



3/4 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



2/3 cm



5/6 kg m²



7/8 kg m²



2/4 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	M96	Terra	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45



SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98



3/4 CM



MED

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT

PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



2/3 cm



5/6 kg m²



7/8 kg m²



2/4 cm



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	M95	Terra	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				68	45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

STELVIO B80 POSA A CORRERE



3/4 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



6/7 kg m²



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



12



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	B80	Grigio chiaro 50% Grigio scuro 50%	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				68	45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

STELVIO 091



3/4 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



3/4 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



26



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	091	Grigio chiaro 80% Terra 20%	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				68	45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX STE 10



3/4 CM



FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



6/7 kg m²



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



10



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
Stelvio 092 33% Stelvio M96 33% Stelvio G85 33%	-	Grigio chiaro 80% Terra 20%	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68 ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX STE 11



3/4 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



11



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
Stelvio M92 25% Stelvio M95 25% Stelvio G85 25% Stelvio M96 25%	-	-	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68 ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX STE 23



3/4 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



23



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
Stelvio M96 40% Stelvio G85 40% Stelvio 091 20%	-	-	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68 ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX STE 24



3/4 CM



+20%

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



6/7 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



24



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103
Stelvio M96 33% Stelvio B80 33% Stelvio G86 33%	-	-	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 68 ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX STE 25



3/4 CM




FULL

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



6/7 kg m²



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



25



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
Stelvio G86 33% Stelvio G85 33% Stelvio B80 33%	-	Grigio scuro	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				68	45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

MIX STE 27



3/4 CM



OVER

STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



2/3 cm



7/8 kg m²



9/10 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES



27



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
Stelvio 091 33% Stelvio M96 33% Stelvio G86 33%	-	Grigio chiaro	Misti Mixed Gemischt Mixtes	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES
				68	45

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98

TEAKSTONE MELANGE



4 CM



STUCCATURA
GROUTING
VERFUGUNG
JOINTOIEMENT


PAG. 93



BIO ARCHITECTURAL STONE



MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
MESURES



7/8 kg m²





ANGOLI
CORNERS
ECKEN
ANGLES

08



COMPOSIZIONE COMPOSITION AUFBAU COMPOSITION	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES	CODICE PREZZO - PAGINA 103 PRICE CODE - PAGE 103 PREIS CODE - SEITE 103 CODE PRIX - PAGE 103	
-	Melange	-	cm 15 x 20	FONDO FLAT FLÄCHE PLAQUES 67	ANGOLI CORNERS ECKEN ANGLES 48

SCHEDE TECNICHE A PAG. 98 | TECHNICAL SHEETS AT PAGE 98



Foto 1

3 ATTENZIONE

Non si accettano contestazioni per mancanza di materiale dovute alla posa con fuga troppo stretta e non conforme a quella ottimale, da noi indicata per ogni singolo prodotto, indispensabile per ottenere un effetto credibile e autentico.

3 ATTENTION

We will not accept any complaint for material shortage due to a jointing that is too small or not corresponding to the indications that we display for every product, which are indispensable to obtain a credible and authentic effect.

3 ACHTUNG

Es werden keine Reklamationen bez. Materialmangel akzeptiert, welcher durch eine Verlegung mit zu schmalen oder nicht mit der von uns für jedes Produkt angegebenen Fuge verursacht wird und unentbehrlich ist um ein natürliches sowie authentisches Ergebnis zu erzielen.

3 AVIS IMPORTANT

Nous n'acceptons aucune contestation pour manque de matériel dû à la pose avec joint trop étroit et non conforme à l'idéal que nous avons indiqué pour chaque produit, indispensable pour obtenir un effet ressemblable et authentique.

3 Biostucco è disponibile in sei colori
É altamente traspirante - μ 9,6 - EN 998
Fornisce crediti LEED

3 Biostucco is available in six colours
It is highly breathable - μ 9.6 - EN 998
Provides LEED credits

3 Biostucco ist in sechs Farben erhältlich
Ist hoch atmungsaktiv - μ 9.6 - DE 998
Bietet LEED Kredite

3 Le mortier joint Biostucco est disponible en six couleurs
Il est hautement respirant - μ 9.6 - EN 998
Il fournit crédits LEED

3 Importanza della stuccatura

Il fascino autentico e rustico dei muri antichi in pietra è creato dall'armoniosa distribuzione e aggregazione degli spazi tra pietra e malta. La fuga è una componente estetica determinante per la buona riuscita di un muro decorativo Biopietra. Lo spazio tra una pietra e l'altra non deve essere inferiore di 3/4 centimetri per sembrare veritiero come evidenziato nella foto (1).

Un muro con le fughe troppo strette ha un aspetto non reale e anche col tempo non sembrerà mai autentico. Per un buon risultato estetico e per ottenere un effetto autentico è importante rispettare la larghezza delle fughe indicata nel listino per ogni singolo modello. Pertanto per chi desidera una posa a secco o con fuga inferiore a quella da noi indicata (fuga convenzionale) è necessario acquistare una maggiore quantità di pietre fino ad un massimo di un 20% con posa a secco a un minimo del 10% per fughe più strette.



+20%

3 Importance of grouting

The authentic and rustic charm of old stone walls is created by the harmonious distribution and aggregation of spaces between stone and mortar. The joint is a crucial component for the perfect outcome of a decorative wall with Biopietra stone. The space between the stones should not be less than 3/4 cm to seem real as shown in photo (1) above. **A wall with very tight joints doesn't look natural and over time will never appear to be authentic and realistic.** For a good aesthetic result and in order to obtain a realistic effect, it is important to maintain the recommended width of the joints indicated for each item. Therefore those who want tighter grouting joints with respect to the one recommended (conventional joint) we suggest to purchase a larger amount of stones from a maximum of 20% to a minimum of 10%. Please kindly refer to our technical department for assistance.



+20%

3 Die Bedeutung der Verputzarbeiten

Der authentische und rustikale Reiz der antiken Steinmauern entsteht durch die harmonische Verteilung und Vereinigung von Stein und Mörtel. Der Mörtel ist eine entscheidende Komponente für das perfekte Ergebnis einer Dekor-Wand von Biopietra. Der Raum zwischen den Steinen darf nicht größer als 3/4 cm - wie oben auf dem Foto (1) veranschaulicht - sein um echt zu wirken. **Eine Wand mit zu schmalen Fugen sieht unnatürlich aus und wird auch mit der Zeit nie echt wirken.** Für ein optisch zufriedenstellendes Ergebnis und für einen wirklichkeitsgetreues Aussehen ist es wichtig, die für jedes einzelne Modell in der Preisliste angeführte Fugenbreite einzuhalten. Will man trocken verlegen oder mit schmalen Fugen als jene, die von uns angegebenen werden (konventionelle Fuge), so ist es nötig 20 % mehr Steine für die Trockenverlegung und mindestens 10 % mehr für Verlegung mit schmalen Fugen zu bestellen.



+20%

3 Importance de jointoiment

Le charme authentique et rustique des vieux murs de pierre est créé par la répartition harmonieuse et l'agrégation de l'espace entre la pierre et le mortier. Le joint est un élément esthétique déterminant pour le succès d'un mur décoratif Biopietra.

L'espace entre une pierre et l'autre ne doit pas être inférieure à 3/4 centimètres pour sembler réel comme le montré dans la photo (1) ci-dessus. **Un mur avec les joints trop serrés, semble irréel et aussi avec le temps n'apparaîtra jamais authentique.** Pour un bon résultat esthétique et afin d'obtenir un effet authentique, il est important de respecter la largeur des joints indiquée dans la liste pour chaque modèle. Par conséquent ceux qui veulent une pose à sec ou avec des joints plus étroits par rapport au valeur indiquée dans la liste (joint conventionnel), ils doivent acheter une plus grande quantité de pierres d'un maximum de 20% avec une pose à sec et un minimum de 10% pour les joints plus étroits.



+20%



A SECCO

Le pietre vengono posate ognuna aderente più possibile alle altre lasciando il minimo di spazio che può essere riempito con pezzi di pietra più piccoli.

MORTARLESS

The stone are installed as close as possible to each other, leaving minimum space that can be filled with smaller pieces of stone.

TROCKENVERLEGUNG

Die Steine werden so nah wie möglich aneinander verlegt, sodass zwischen diesen minimale Abstände bleiben, welche mit kleineren Steinen gefüllt werden können.

À SEC

Les pierres sont placées le plus près possible des autres, en laissant un minimum d'espace qui peut être rempli de petits morceaux de pierre.



MINIMA

Le fughe vengono parzialmente riempite con poco stucco per evidenziare la forma di ogni singola pietra per ampliare il senso di profondità.

MINIMUM

The joints are partially filled with a small amount of mortar so as to highlight the shape of each and every stone in order to enhance a sense of depth.

MINDESTFUGE

Die Fugen werden mit weniger Fugenmasse partiell gefüllt um die Form jedes Steins hervorzuheben und das Gefühl der Tiefe zu verstärken.

CREUX

Les joints sont partiellement remplis avec un peu de joint pour mettre en évidence la forme de chaque pierre afin d'amplifier la sensation de profondeur.



MEDIA

La fuga viene applicata fino alla metà circa dello spessore delle pietre. Effetto meno rustico.

MEDIUM

The mortar is applied up to about half the thickness of the stones. Less rustic effect.

MITTLERE FUGE

Die Fugenmasse wird bis etwa zur Hälfte der Stärke der Steine eingebracht. Leichter rustikaler Effekt.

MOYEN

Le joint est posé jusqu'à la moitié de l'épaisseur des pierres environ. Effet moins rustique.



A FILO

La fuga viene riempita in ogni parte fino al livello pari alla superficie delle varie pietre. Effetto rustico raffinato.

TO LEVEL

The joint is filled up to the same level as the stones. Elegant and rustic effect.

FUGE BIS ZUR OBERKANTE

Die Fuge wird gänzlich bis zur Oberfläche der verschiedenen Steine ausgefüllt. Raffinierter rustikaler Effekt.

PLEIN

Le joint est comblé complètement jusqu'à un niveau égal à la surface des différentes pierres. Effet rustique raffiné.



A SORMONTO

La stuccatura riempie le fughe debordando leggermente sulla superficie delle pietre. Consigliata per fughe molto larghe per dare un effetto anticato alla muratura.

OVERLAPPING

The mortar fills the joints and slightly overlaps the surface of the stones. Recommended for very wide joints to give the masonry an antiques effect.

SOG. "WURSTFUGE"

Die Fugenmasse füllt die Fugen bis zum Überquellen und überläuft leicht die Oberfläche der Steine. Diese Fuge wird für sehr breite Fugen empfohlen, um der Mauer ein antikes Aussehen zu verleihen.

BEURRÉ

Le jointoiment remplit les joints en débordant légèrement de la surface des pierres. Recommandé pour les joints très larges afin d'obtenir un effet de maçonnerie ancienne.

3 I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

3 Colours and aesthetics results of this catalogue are indicative due to the printing process limits. Possible variations may occur and cannot be the base for any claims.

3 Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, bedingt durch den Grenzen des Druckverfahrens. Sämtliche Abweichungen können vorkommen und können keinen Grund für Reklamationen darstellen.

3 Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

ECO-KOLL

3 COLLA 3 GLUE 3 KLEBER 3 COLLE

Informazioni	Eco-koll	Pagina	48	Pagina	53	1.4
Informations	Eco-koll	Page	48	Page	56	1.4
Informationen	Eco-koll	Seite	48	Seite	59	1.4
Informations	Eco-koll	Page	48	Page	62	1.4
Informations	Multi-koll	Page	49			



Traspirante μ 20
Breathable μ 20
Atmungsaktiv μ 20
Respirant μ 20



COLORE COLOUR FARBE COULEUR	CONFEZIONE 1 SACCO PACKAGE 1 BAG VERPAKUNG 1 SACK EMBALLAGE 1 SAC	PALLET SACCHI PALLET BAGS SÄCKE PALETTE PALETTE SACS	PREZZO 1 SACCO PRICE 1 BAG PREIS 1 SACK PRIX 1 SAC
Grigio	25 kg	60	39,00 €
Ardesia	25 kg	60	46,00 €
Bianco	25 kg	60	42,00 €

BIOSTUCCO

3 STUCCO 3 FUGENMORTEL
3 GROUT 3 MORTIER-JOINT

Informazioni	Biostucco	Pagina	50	Pagina	53	1.3
Informations	Biostucco	Page	50	Page	56	1.3
Informationen	Biostucco	Seite	50	Seite	59	1.3
Informations	Biostucco	Page	50	Page	62	1.3



Traspirante μ 9,6
Breathable μ 9,6
Atmungsaktiv μ 9,6
Respirant μ 9,6



COLORE COLOUR FARBE COULEUR	CONFEZIONE 1 SACCO PACKAGE 1 BAG VERPAKUNG 1 SACK EMBALLAGE 1 SAC	PALLET SACCHI PALLET BAGS SÄCKE PALETTE PALETTE SACS	PREZZO 1 SACCO PRICE 1 BAG PREIS 1 SACK PRIX 1 SAC
Grigio Chiaro	25 kg	50	42,00 €
Grigio Scuro	25 kg	50	42,00 €
Terra	25 kg	50	42,00 €
Ardesia	25 kg	50	42,00 €



BIOFIN

- 3 Trattamento traspirante oleo-idrorepellente per rivestimenti pagina 51
- 3 Water and oil repellent liquid transpiring protective surface treatment for stones page 51
- 3 Wasserabweisendes Atmungsaktives Imprägnier-Mittel für Verkleidungen Seite 51
- 3 Traitement hydro e oleo repulsif respirant pour les revêtements page 51



Totalmente traspirante
Totally breathable
Völlig atmungsaktiv
Totalement respirant



DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE VERPACKUNG EMBALLAGE	CONSUMO COMSUPTION VERBRAUCH CONSOMMER	PALLET FUSTI PALLET DRUM PALLETSMENGE STIEM PALETTE BIDON	PREZZO 1 FUSTO PRICE 1 DRUM PREIS 1 STIEM PRIX 1 BIDON
Biofin	1 Lt	1 Lt = 4-5 m ²	576	29,00 €
Biofin	5 Lt	1 Lt = 4-5 m ²	126	88,00 €
Biofin	10 Lt	1 Lt = 4-5 m ²	90	129,00 €

⇒ Per una posa facile e sicura

- Consultare il **manuale con le istruzioni di posa** che accompagna ogni consegna **A**;

OPPURE

- Inquadrare con lo smartphone il **QR Code** stampato sull'imballo Biopietra, per vedere il video con le istruzioni di posa del prodotto acquistato **B**;

OPPURE

- Consultare il sito internet **www.biopietra.com** nella sezione: Area tecnica: Istruzioni di posa.

⇒ Safe and easy laying

- Read the **laying instructions in the manual** that comes with every delivery **A**;

OR

- Use your smartphone to frame the **QR Code** printed on the packaging to watch the video with the installation instructions for the specific product **B**;

OR

- Visit the Technical Library section of our website at **www.biopietra.com** and go to Laying Instructions.

⇒ Für eine leichte und sichere Verlegung

- **Das Beiblatt mit den Verlegeanweisungen**, die jeder Lieferung beiliegen, lesen **A**;

ODER

- Den **QR-Code**, der auf der Verpackung abgebildet ist, mit dem Smartphone einlesen, um das Video mit den Verlegeanweisungen des jeweiligen Produkts **B** abzuspielen;

ODER

- Einsicht in die Website **www.biopietra.com** im Technischen Bereich - Verlegeanleitung nehmen.

⇒ Pour une pose facile et sûre

- Reportez-vous au **manuel avec les instructions de pose** qui accompagne chaque livraison **A**;

OU

- Encadrez avec votre smartphone le **QR code** imprimé sur l'emballage Biopietra pour voir la vidéo avec les instructions de pose du produit acheté **B**;

OU

- Consulter le site internet **www.biopietra.com** dans la section Espace technique; Instructions pour la pose.



⇒ Qualità e funzionalità

Qualità e funzionalità sono altri valori fondamentali dell'azienda e del prodotto Biopietra.

Una qualità al totale servizio del cliente, volta a garantire la completa sicurezza e la certezza di poter abitare in un ambiente sano e vitale, poiché esso influenza il nostro modo di vivere e tutto ciò che facciamo.

Ogni prodotto Biopietra passa tra le mani di esperti conoscitori della materia, che lo analizzano e lo controllano prima di arrivare nelle case di chi lo sceglierà.

⇒ Quality and functionality

Quality and functionality are other essential values of the company and of the Biopietra product.

Complete quality at the service of the customer, guarantee of absolute safety and the assurance that the environment you live in will always be healthy and alive, because it influences our way of life and everything we do.

Every Biopietra product passes through the hands of experts of the material, who analyse it and check it before it goes to the homes of those who choose it.

⇒ Qualität und Funktionalität

Qualität und Funktionalität sind weitere Grundwerte des Unternehmens und Produkts Biopietra.

Eine Qualität im Dienst des Kunden, welche ihm die vollständige Sicherheit und Gewissheit bietet in einem gesunden und vitalen Ambiente leben zu können, da dieses unsere Lebensart und -Weise sowie all' unsere Handlungen beeinflusst. Jedes Biopietra-Produkt wird von erfahrenen Kennern dieser Materie begutachtet, welche es analysieren und prüfen, bevor es in den Häusern derjenigen gelangt, die sich dafür entscheiden.

⇒ Qualité et fonctionnalité

La qualité et la fonctionnalité sont d'autres valeurs fondamentales de l'entreprise et du produit Biopietra.

Une qualité au service total du client qui vise à garantir la complète sécurité et la certitude de pouvoir vivre dans un environnement sain et vital car il influence notre façon de vivre et tout ce que nous faisons.

Chaque produit Biopietra passe par les mains d'experts connaisseurs de la matière, qui l'analysent et le contrôlent avant d'arriver dans les maisons de ceux qui le choisiront.

GARANZIA BIOPIETRA

WARRANTY - GARANTIE - GARANTIE

Per ottenere la **GARANZIA Biopietra 50 anni** utilizzare esclusivamente colla traspirante **ECO-KOLL**, con il sistema doppio incollaggio **BIOSTUCCO** traspirante **BIOFIN** traspirante protettivo

To obtain the **Biopietra 50-year WARRANTY**, use only **ECO-KOLL** breathable adhesive with the double adhesion system, **BIOSTUCCO** breathable mortar and **BIOFIN** protective surface treatment.

Um **50 Jahre Biopietra-GARANTIE** zu erhalten, verwenden Sie nur den atmungsaktiven Kleber **ECO-KOLL** mit Doppelverklebungsverfahren, den atmungsaktiven Fugenmörtel **BIOSTUCCO** sowie die atmungsaktive und schützende Behandlung **BIOFIN**

Pour obtenir la **GARANTIE Biopietra 50 ans**, utiliser exclusivement la colle respirante **ÉCO-KOLL** avec le système de double collage, **BIOSTUCCO** respirant et **BIOFIN** respirant et protectif.



IMBALLAGGI E DIMENSIONI

PACKAGINGS AND DIMENSIONS - VERPACKUNGEN UND ABMESSUNGEN - EMBALLAGES ET DIMENSIONS

➤ **Tutti i rivestimenti Biopietra sono forniti con misura convenzionale, e cioè comprensivi di fuga.**

Ogni articolo è dotato di elementi lineari e relativi angolari prodotti in stampi tutti differenti tra loro, pertanto le misure riportate nel listino e nel catalogo sono da considerarsi indicative. Si consiglia di acquistare in blocco tutto il quantitativo necessario, in quanto ci possono essere variazioni di sfumature e colore tra le varie produzioni. Le misure dei singoli pezzi sono puramente indicative.

➤ **All Biopietra stones are supplied with nominal measurements, i.e. including joints.**

Each item has linear elements and relative corner pieces produced in molds all different from each other, therefore the measurements indicated in the price list and in the catalogue must be considered approximate. We recommend to purchase the total quantity in one order, as there could be differences in shades and colours between the different batches. The measurements of the single pieces are merely indicative.

➤ **Alle Produkte Biopietra werden in den handelsüblichen Maßeinheiten vertrieben, d.h. im Koordinierungsmaß, also mit konventioneller Fuge.**

Jeder Artikel verfügt über lineare Elemente und entsprechende Eckstücke, die in verschiedenen Formen hergestellt werden. Daher sind die in der Preisliste und im Katalog angegebenen Maße als Richtwerte zu betrachten. Wir empfehlen, das gesamte benötigte Material in einem Mal zu kaufen, da es zwischen den unterschiedlichen Produktionen Ton- und Farbunterschiede geben könnte. Die Maße der einzelnen Stücke sind Richtwerte.

➤ **Tous les produits Biopietra sont fournis avec mesure conventionnelle y compris le joint.**

Chaque article est équipé d'éléments linéaires et de relatives pièces d'angle qui sont produits dans des moules différents les uns des autres. Par conséquent, les mesures indiquées dans la liste de prix et dans le catalogue doivent être considérées comme approximatives. Il est recommandé l'achat de la quantité nécessaire totale en une seule fois, car entre les différentes productions il pourrait y avoir différences de nuances et couleur. Les mesures des pièces sont purement indicatives.

ACROPOLI

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00 m ²	30,00 kg/m ²	30,00 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	24 boxes	24 m ²	720 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	14,50 kg/ml (LM)	14,50 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	40 boxes	40 ml (LM)	580 kg

BERGAMO

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,50 m ²	38,40 kg/m ²	19,20 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	30 boxes	15 m ²	576 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	14,50 kg/ml (LM)	14,50 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	40 boxes	40 ml (LM)	580 kg

BRICK DESIGN

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,80 m ²	39,00 kg/m ²	31,00 kg		~2,5 / 3 x 4,5 x 46 cm	28 boxes	22,40 m ²	868 kg

➤ Spigoli realizzabili alternando i singoli pezzi

➤ Corners can be created by alternating the individual pieces

➤ Ecken durch Alternierung der einzelnen Formteile ausführbar

➤ Angles réalisables en alternant des pièces individuelles

CIOTTOLO RIVER

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00 m ²	31,20 kg/m ²	31,20 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	24 boxes	24 m ²	749 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	18,00 kg/ml (LM)	18,00 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	40 boxes	40 ml (LM)	720 kg

CORTINA

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,50 m ²	59,00 kg/m ²	29,50 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	32 boxes	16 m ²	944 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	23,00 kg/ml (LM)	23,00 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	16 boxes	16 ml (LM)	368 kg

CREVARO

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00 m ²	32,80 kg/m ²	32,80 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	3 ± 4 cm	24 boxes	24,00 m ²	787 kg
Angoli - Corner Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	11,80 kg/ml (LM)	11,80 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	3 ± 4 cm	40 boxes	40,00 ml (LM)	472 kg

MONTANA

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,85 m ²	32,40 kg/m ²	27,60 kg		~ 48 x 10 cm	± 2 cm	24 boxes	20,40 m ²	663 kg
Angoli - Corner Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	14,00 kg/ml (LM)	14,00 kg		21 x 9 x 10 cm	± 2 cm	24 boxes	24,00 ml (LM)	336 kg

MORENICA

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,50 m ²	75,00 kg/m ²	37,50 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	35 boxes	17,50 m ²	1312 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	20 kg/ml (LM)	20,00 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	24 boxes	24 ml (LM)	480 kg

ROCCIA

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00 m ²	30,40 kg/m ²	30,40 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	24 boxes	24 m ²	730 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	14 kg/ml (LM)	14,00 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	40 boxes	40 ml (LM)	560 kg

SCAGLIA CARISICA

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,50 m ²	49,00 kg/m ²	24,50 kg		51 X 10 cm - 30 X 10 cm 21 X 10 cm	35 boxes	17,5 m ²	858 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	16,50 kg/ml (LM)	16,50 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	28 boxes	28 ml	462 kg

SCAGLIA MARMOLADA

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,85 m ²	32,40 kg/m ²	27,60 kg		~ 48 x 10 cm	± 2 cm	24 boxes	20,40 m ²	663 kg
Angoli - Corner Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	14,00 kg/ml (LM)	14,00 kg		21 x 9 x 10 cm	± 2 cm	24 boxes	24,00 ml (LM)	336 kg

SCAGLIA MONTEBELLO

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE			
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,80 m ²	42,88 kg/m ²	34,30 kg		~ 21 x 46,5 cm	24 boxes	19,2 m ²	824 kg	
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	0,80 ml (LM)	16,25 kg/ml (LM)	13,00 kg		~ 23 x 8 x h21 cm	40 boxes	32 ml (LM)	520 kg	

SIERRA NEVADA

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00 m ²	25,60 kg/m ²	25,60 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	24 boxes	24 m ²	615 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	16 kg/ml (LM)	16,00 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	40 boxes	40 ml (LM)	640 kg

STELVIO

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,50 m ²	34,80 kg/m ²	17,40 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	30 boxes	15 m ²	522 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	21,20 kg/ml (LM)	21,20 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	40 boxes	40 ml (LM)	848 kg

TEAKSTONE

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,52 m ²	46,00 kg/m ²	23,92 kg		15 x 20 x 3 cm	35 boxes	18,20 m ²	837 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,50 ml (LM)	18 kg/ml (LM)	27,00 kg		15x20 cm	21 boxes	31,5 ml (LM)	648 kg

LISTELLO LIGURIA

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00 m ²	16,00 kg/m ²	16,00 kg		~ 21 x 5 cm +/- 5 mm	40 boxes	40 m ²	640 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	6,40 kg/ml (LM)	6,40 kg		~ 21 x 10 x 4,3/4,5 cm +/- 5 mm	60 boxes	60 ml (LM)	384 kg

LISTELLO TOSCANA - CM 1,5

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00 m ²	24,70 kg/m ²	24,70 kg		~ 24 x 5,5 cm +/- 7 mm	1,50 cm	40 boxes	40 m ²	988 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM) (16 Pz)	9,60 kg/ml (LM)	9,60 kg		~ 23 x 10 x 5,5 cm +/- 7 mm	1,50 cm	60 boxes	60 ml (LM)	576 kg

LISTELLO TOSCANA - CM 3

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE		
Fondo - Flat Fläche - Plaques	0,50 m ²	49,40 kg/m ²	24,70 kg		~ 24 x 5,5 cm +/- 10 mm	3 cm	40 boxes	20 m ²	988 kg
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	0,50 ml (LM) (8 Pz)	19,20 kg/ml (LM)	9,60 kg		~ 23 x 10 x 5,5 cm +/- 10 mm	3 cm	60 boxes	30 ml (LM)	576 kg

LISTELLO MATTONE ANTICO

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE			
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00m ²	19,60 kg/m ²	19,60 kg		~ 15,5/18 x 5,5 cm +/- 10 mm	40 boxes	40 m ²	784 kg	
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM) (14 Pz)	5,60 kg/ml (LM)	5,60 kg		~ 15 x 5,5 x 5 cm +/- 10 mm	60 boxes	60 ml (LM)	336 kg	

- In questo rivestimento rustico le particolari differenze in dimensioni e forme creano un ambiente unico emozionale che solo i mattoni fatti a mano possono regalare.

- In this rustic cladding the specific differences in dimensions and shapes create a unique emotional environment that only handmade bricks can give.

- Bei dieser rustikalen Verkleidung schaffen die besonderen Unterschiede in Maßen und Formen eine einzigartige emotionale Atmosphäre, die nur handgefertigte Riemchen verleihen können.

- Dans ce revêtement rustique les différences de dimensions et de formes créent une ambiance émotionnelle unique que seulement les briques faites à la main peuvent offrir.

ORTISEI

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGE PACKUNGSMENGE EMBALLAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	BOX	FORMATO SIZE AUSMASS FORMAT	PALLET PALLET PALLETSMENGE PALETTE			
Fondo - Flat Fläche - Plaques	1,00 m ²	25,60 kg/m ²	25,60 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	24 boxes	24 m ²	615 kg	
Angoli - Corners Ecken - Pièces d'Angle	1,00 ml (LM)	16 kg/ml (LM)	16,00 kg		Misti - Mixed Gemischt - Mélange	40 boxes	40 ml (LM)	640 kg	



Posa veloce
Quick installation
Schnelle Verlegung
Installation rapide



Resistenza la fuoco
Fire resistance
Feuerbeständigkeit
Résistance au feu



Colori inalterabili nel tempo
Unalterable colours over time
Zeitbeständige Farben
Couleurs inaltérables au fil du temps



Favorisce l'isolamento acustico
It promotes sound insulation
Fördert die Schalldämmung
Elle favorise l'isolation phonique



Riciclabile ed ecologica
Recyclable and environmentally friendly
Recyclbar und umweltfreundlich
Recyclable et respectueuse de l'environnement



100% degli scarti industriali recuperati
100% of recovered industrial waste.
100% der industriellen Abfälle werden wiederverwendet
100% des déchets industriels récupérés



100% degli scarti di cantiere riciclabili
100% of construction site waste is recyclable
100% der Abfälle auf der Baustelle sind recyclbar
100% des déchets de construction recyclables



100% delle acque di recupero riciclate
100% of recovery water recycled
100% der Abwässer werden wiederverwendet
100% des eaux de récupération recyclée



100% di imballaggi riciclabili
100% recyclable packaging
100% recyclbar Verpackung
100% des emballages recyclables



Zero emissioni di fumi e vapori nell'atmosfera
Zero emission
Null Emissionen
Zéro émission de fumées et de vapeurs dans l'atmosphère



3 PULIZIA E MANUTENZIONE

IN INTERNO

Trattare con **Biofin** tutte le superfici interne soprattutto nei colori Quarzo-Bianco. La pulizia dei rivestimenti Biopietra® è semplice e facile: è sufficiente spolverare saltuariamente con un piumino per la polvere o utilizzare un aspirapolvere con spazzole in setola morbida. Non pulire con acidi o con cloro.

IN ESTERNO

Tutti i rivestimenti Biopietra® presentano caratteristiche uguali a quelle della pietra naturale, quindi possono sporcarsi col tempo. Per eliminare questo fenomeno si consiglia di applicare il trattamento **Biofin** sui rivestimenti dopo circa un mese dalla posa (dopo essersi assicurati che la superficie sia perfettamente asciutta), che renderà i rivestimenti e la stuccatura completamente impermeabili ed inattaccabili dagli agenti atmosferici o dalle macchie. Il prodotto deve essere applicato con un vaporizzatore o con un pennello su tutta la superficie da trattare.

Non altera i colori o l'aspetto estetico dei rivestimenti.

3 CLEANING AND MAINTENANCE

INDOORS INSTALLATION

Apply **Biofin** onto all internal surfaces especially in colours Quarzo-Bianco. Cleaning Biopietra® stone is a simple and easy process: occasional dusting with a feather duster or the use of a vacuum cleaner with soft bristle brushes. Do not clean with acid or chlorine.

OUTDOOR

All stones distributed by Biopietra® have the same features as natural stone, so they can get dirty. In order to avoid this, it is advisable to apply a treatment on the products after about one month they have been laid (after making sure that the surface is completely dry) by using a special treatment distributed by Biopietra, called **Biofin**, which will make the stones and the grout completely waterproof and resistant to atmospheric agents or stains. The product must be applied with a vaporizer or a paintbrush across the surface to be treated. **It does not alter the colours or the features of the stones.**

3 REINIGUNG UND PFLEGE

IM INNENBEREICH

Alle Oberflächen mit Biofin behandeln, vor allem jene in den Farben Quarz-Weiß. Die Reinigung der Biopietra-Verkleidungen ist einfach und rasch: es ist ausreichend mit einem Staubwedel oder mit dem Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz den Staub zu entfernen. Nicht mit Säuren oder Chlor reinigen!

IM AUSSENBEREICH

Alle Verkleidungen von Biopietra® haben dieselben Eigenschaften des Natursteins und können unter Umständen auch schmutzig werden. Um dies zu verhindern wird empfohlen, die Verkleidungen einen Monat nach der Verlegung mit Biofin zu behandeln (vorher müssen Sie sicherstellen, dass das verlegte Material vollständig trocken ist). Die wasser- und ölabweisende Behandlung Biofin macht die Verkleidungen und den Mörtel undurchlässig und schützt beständig gegen Luftverschmutzung sowie Flecken. Die Behandlung wird mit einem Zerstäuber oder einem Pinsel auf allen verlegten Verkleidungen auftragen. **Diese Behandlung ändert nicht die Farbe oder die Ästhetik der Verkleidungen.**

3 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

À L'INTERIEUR

Traiter avec **Biofin** toutes les surfaces internes en particulier dans les couleurs Quartz-Blanc.

Le nettoyage des revêtements Biopietra® est simple et facile: il est suffisant de dépoussiérer occasionnellement avec un plumeau ou utiliser un aspirateur avec les brosses finales en poils doux. Ne pas nettoyer avec de l'acide ou du chlore.

EN EXTERIEUR


Tous les revêtements distribués par Biopietra® présentent des caractéristiques identiques à la pierre naturelle et peuvent, donc, se salir. Pour empêcher ce phénomène, nous conseillons de traiter les produits environ un mois après la pose (après avoir vérifié que la surface soit parfaitement sèche) en utilisant le traitement spécial distribué par Biopietra, le **Biofin**, qui imperméabilise les revêtements et les joints et leur permet de résister aux agressions des agents atmosphériques et aux taches. Le produit doit être appliqué à l'aide d'un vaporisateur ou d'un pinceau sur toute la surface à traiter. **Il ne modifie pas les coloris ni l'aspect esthétique des revêtements.**

BIOPIETRA®

The Green Stone Industry



Bio Architectural Stone www.biopietra.com



Via Aldina, 3
25080 Raffa di Puegnago (BS) Italy
TEL. +39 0365 654437
FAX +39 0365 654171
info@biopietra.com - www.biopietra.com



DOVE SIAMO - Where we are

- Autostrada A4 Milano Venezia uscita Desenzano del Garda direzione Salò Trento dopo 15 chilometri - Raffa di Puegnago.
- Highway A4 Milano Venezia exit Desenzano del Garda direction route Salò Trento after 15 Km - Raffa di Puegnago.
- Autobahn A4 Milano Venezia Ausfahrt Desenzano del Garda Richtung Salò Trento nach 15 Km - Raffa di Puegnago.
- Autorute A4 Milano Venezia sortie Desenzano del Garda direction Salò Trento après 15 Km - Raffa di Puegnago.