

BIEN- VENUE DANS LE MONDE DE LA SANTÉ



ROBINETTERIE & ÉQUIPEMENTS PMR
POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

PRESTO
aime l'eau

Un siècle de préservation de l'eau et de sécurité pour les utilisateurs de robinetterie partagée, ça compte !

Depuis 100 ans, PRESTO® conçoit et fabrique des solutions de robinetterie pour les lieux recevant du public afin de répondre à un besoin spécifique de consommation d'eau pour chaque type de bâtiment, d'usage ou d'utilisateur. Dès le début, l'inventivité des fondateurs et l'efficacité remarquable des produits imposent la maison PRESTO® très rapidement comme une référence technologique dans les différents établissements recevant les publics les plus sensibles, à l'image du secteur de la santé.

Les solutions SANIFIRST® – une marque du Groupe – sont quant à elles spécialement pensées pour répondre aux besoins particuliers des établissements de soins ! Haute technologie, ergonomie et design apportent une réponse toujours adaptée, sûre, pratique, écologique et économique à tous les types d'utilisateurs : soignant, patient, visiteur, personnel d'entretien.

Au fil des années, PRESTO® se renouvelle et innove pour que chaque individu, professionnel exigeant ou patient fragilisé d'un établissement de santé, puisse utiliser l'eau sans risques. Un engagement sans faille tenu partout dans le monde et sur la durée.

PRESTO® aime l'eau et c'est pour toute la vie.



SOMMAIRE

- 02 _ 07 Le Groupe PRESTO®
- 08 _ 09 Les 2 risques majeurs
- 10 _ 13 Les 3 technologies expertes
- 14 _ 19 Les 2 gammes dédiées

SÉLECTION POUR ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

- 20 _ 39 Hôpitaux privés & publics**
- 40 _ 47 Maisons de soins**
- 48 _ 55 Zones non médicales**

LE GROUPE PRESTO®

Inventer de nouveaux usages autour d'une robinetterie partagée

PRESTO® est une entreprise 100 % engagée dans son domaine et pense que l'industrie a une responsabilité de premier plan vis-à-vis de la planète. En créant une technologie de temporisation qui limite la consommation de l'eau, PRESTO® a amélioré durablement la consommation de l'une de nos ressources principales : l'eau.

Véritable influenceur technologique, PRESTO® a modifié les usages en équipant des millions de lieux et a inspiré de nombreux fabricants. Son secret technologique unique confère à ses produits des qualités d'hygiène, de robustesse et de confort incomparables. Son obsession reste intacte : permettre aux lieux qui ont besoin de consommer beaucoup d'eau de l'économiser et de sécuriser leurs utilisateurs.

PRESTO® est présent dans tous les établissements recevant du public

Petite enfance, enseignement, plein air, loisir, commerce, culte, sport, haute sécurité, culture, café-hôtel-restaurant, santé, transport, bureau et industrie. Chaque produit PRESTO® est pensé selon les spécificités d'utilisation et s'adapte également aux contraintes de rénovation ou de construction en France et dans tous les autres pays du monde.

Une robinetterie healthcare qui répond aux usages et aux enjeux

Les établissements de santé accueillent un public fragilisé à un rythme soutenu. Pour eux, les enjeux sont sanitaires, réglementaires et économiques ! Un contexte dans lequel les solutions PRESTO® représentent un atout de taille !

5 raisons qui poussent les lieux de soins à faire confiance à PRESTO®

- ① Des produits qui répondent aux plus hautes exigences d'hygiène et de sécurité, d'efficacité et d'économie d'eau.
- ② Des technologies innovantes, intelligentes et sans contact
- ③ Une simplicité d'installation et d'entretien
- ④ Une ergonomie qui facilite la prise en main, par n'importe quel public
- ⑤ Une compatibilité sans frontière

Avec PRESTO®, la robinetterie n'est pas un sujet de préoccupation, mais un moyen efficace d'apporter confort et sécurité aux usagers des lieux de soins, tout en maîtrisant les coûts, la consommation d'eau et d'énergie.



La maison PRESTO® c'est...

1 HISTOIRE DE FAMILLE

En 1927, les frères André et Lucien Patient inventent la robinetterie temporisée pour éviter que l'eau ne s'écoule en continu dans les sanitaires. Pour eux, performance rime déjà avec économie !

2 MARQUES

PRESTO® dédiée à la collectivité
SANIFIRST® pour le secteur de la santé

6 CATÉGORIES DE PRODUITS

- Lavabo
- Douche
- Urinoir
- Grande cuisine
- Laboratoire
- Chasse

2 MARCHÉS COMPLÉMENTAIRES

- La construction et la rénovation
- Les pièces détachées

1 PRÉSENCE DANS 80 PAYS DANS LE MONDE

3 SITES DE PRODUCTION

2 en France et 1 au Portugal

7 FILIALES COMMERCIALES À L'INTERNATIONAL

69 BREVETS DÉPOSÉS

220 COLLABORATEURS



Une charte industrielle à la hauteur de nos engagements

Nos produits et nos solutions sont conçus et développés dans le respect de nos valeurs : qualité, design, technologie, responsabilité.

DES PRODUITS DE QUALITÉ

- ▀ Garantis 10 ans*
- ▀ Certifiés ISO 9001 depuis 1995
- ▀ Certifiés haute qualité : ACS, NF et SECURITAS

UNE PERFORMANCE EN CONSTANTE ÉVOLUTION

- ▀ Technologie unique sur le marché
- ▀ R&D active et intégrée

UNE EXPERTISE QUI NE S'ARRÊTE PAS AUX PRODUITS

- ▀ Accompagnement des professionnels et des projets dans la durée
- ▀ Facilitateur d'obtention de labels et de crédits haute qualité environnementale

* Variable entre 3, 5 et 10 ans selon la typologie des produits.



Les références santé

Hôpital Saint-Anne

France

CHU Bordeaux

France

**Institut de cancérologie
Gustave Roussy**

France

CH Colmar

France

CHU Toulouse

France

Clinique Capio Toulouse

France

CH Bourg en Bresse

France

Hospices Civils de Lyon

France

Royal Edinburgh Hospital

Royaume-Uni

Royal Liverpool Hospital

Royaume-Uni

COVID YARD Regional Hospital

Waterford

Royaume-Uni

Køge Hospital

Danemark

Centre hospitalier Titeca

Belgique

CHU Marie Curie

Belgique

Lanarca Hospital

Chypre

Hôtel-Dieu de France

Liban

Prince Mansour Hospital

Arabie Saoudite

King Abdullah Hospital-Bisha

Arabie Saoudite

Aflaj Central Hospital

Arabie Saoudite

Gurayat General Hospital

Arabie Saoudite

City Hospital

Allemagne

St. Antonius Hospital

Allemagne

Magrabi Hospital

Qatar

LES 2 RISQUES MAJEURS



Un établissement de soins est composé de zones très différentes, chacune présentant ses propres caractéristiques, usages et besoins en eau. Mais toutes les **chambres de patients, salles de soins, salles d'opération, tous les sanitaires visiteurs, vestiaires du personnel, laboratoires et cuisines/cafétérias** sont exposés aux risques de brûlure et de prolifération bactérienne.

Les brûlures

Premières victimes : les enfants et les personnes âgées qui, lorsqu'elles se brûlent avec de l'eau chaude, sont déséquilibrées.

CONSÉQUENCE : dans la chambre d'un patient, le réflexe de se rattraper au robinet est la cause d'importantes brûlures si ce dernier n'est pas « à corps froid ».

En pratique :

À quel degré et en combien de temps se brûle-t-on ?

⌘ Avec une eau chaude à 60 °C, un adulte est brûlé au 2^e degré en 5 secondes, 1 seconde suffit pour un enfant de moins de 5 ans.

⌘ Avec une eau chaude à 50 °C, la brûlure arrive après plusieurs minutes, 5 minutes pour un adulte et 2,5 minutes pour un enfant.

Comme l'exige l'arrêté du 30 novembre 2005, pour des raisons de sécurité, mieux vaut limiter la température maximale de l'eau chaude sanitaire à 50 °C aux points de puisage dans toutes les pièces destinées à l'hygiène personnelle.



La prolifération de bactéries

Pour être potable, l'eau doit contenir 0 % d'eau chaude (les bactéries prolifèrent en milieu chaud). Pourtant, la majorité des robinets à l'arrêt font communiquer l'eau chaude avec l'eau froide et favorisent donc la contamination de l'eau « potable ».

CONSÉQUENCE : l'eau – indispensable pour le lavage des mains des soignants et les tests cliniques entre autres – devient une porte d'entrée pour les bactéries dans les salles de soins et d'opération ainsi que dans les laboratoires. Une source de transmission de maladies nosocomiales comme le *Pseudomonas aeruginosa* qui se développe dans l'eau entre 4 et 45 °C. Après avoir contaminé la robinetterie, il prolifère sur l'homme – y compris les soignants – via un simple lavage des mains ou après une douche.

En pratique :

Quelle est la température d'eau à privilégier pour limiter la prolifération de bactéries comme la légionelle ?

- ⌘ La température de l'eau stockée doit être en permanence inférieure à 55 °C en sortie de stockage.
- ⌘ L'eau doit être maintenue à une température supérieure à 50 °C en permanence, en tous points du réseau (à l'exception des antennes terminales d'une longueur inférieure à 3 mètres), y compris en retour de colonnes et de boucles.
- ⌘ La température de l'eau doit être abaissée par mitigeage (mécanique ou thermostatique), au plus près du point de puisage pour être inférieure à 40/45 °C.



3 LES TECHNOLOGIES EXPERTES






La technologie

MasterMix®

MasterMix® est une technologie brevetée qui **assure une double sécurité pour l'usager : anti-brûlure et anti-prolifération bactérienne** (sécurité des réseaux). Le mitigeur en position fermée rend la **contamination impossible**. Cette technologie est disponible **pour les lavabos et les douches**.

COMMENT ? La chambre de mélange est en aval de l'obturateur (bouton ouverture/fermeture). Il n'y a pas de chambre de mélange sous pression en position fermée.



SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Double butée de sécurité : 38 °C et 41 °C (en fonction des références).
- Déverrouillage sécurisé de la butée, accessible uniquement par les services techniques (choc thermique).
- Coupe instantanée d'ECS en cas de rupture d'alimentation en EFS, et inversement.



HYGIÈNE MAXIMUM

- Suppression des clapets anti-retour sources d'intercommunication EFS/ECS et de prolifération bactérienne.
- Non-intercommunication validée par le CSTB.



INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILITÉES

- Changement de la cartouche sans couper les réseaux d'alimentation en eau (laisser la manette en position fermée).
- Chambre de mélange sans pression.
- Versions murales : plaque de fixation « plug & play » facilitant la maintenance.

Les cartouches céramiques

Les cartouches céramiques PRESTO® sont toutes équipées des fonctions **double débit** et **blockage des températures**. Les versions hautes et basses offrent en plus un **limiteur de débit**. De quoi **garder le contrôle sur les consommations d'eau** tout en assurant **le confort et la sécurité** de tous les usagers.

3 types de cartouches :



CARTOUCHE "BASSE"
RÉF. 93026



CARTOUCHE "HAUTE"
RÉF. 93023



CARTOUCHE
À ÉQUILIBRAGE
DE PRESSION (EP)
RÉF. 93024



ÉCONOMIE D'EAU SIGNIFICATIVE


DOUBLE DÉBIT

Toutes les cartouches céramiques sont pourvues de la fonction double débit :

- ⌘ En position 1, le débit est limité à 50 % (6 l/min, idéal pour se laver les mains).
- ⌘ En position 2, le débit est plus intense.

LIMITEUR DE DÉBIT

Une vis de réglage (fournie exclusivement avec les cartouches hautes et basses) permet de bloquer le débit maximum de l'eau en fonction de ses réels besoins.



SÉCURITÉ D'UTILISATION PERMANENTE

Équipées d'une butée de limitation de température mécanique, en plastique ou laiton, les cartouches permettent de réduire le débit d'eau chaude sanitaire selon 7 positions de réglage différentes.

Position sur la cartouche	1	2	3	4	5	6	7
Limitation du débit ECS	0 %	3 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %



RÉSISTANCE RENFORCÉE DANS LA DURÉE

Conçues avec des matériaux de grande qualité, les cartouches céramiques de PRESTO® sont un mix gagnant de résistance et de fiabilité pour les établissements de santé :

- ⌘ + de 500 000 manœuvres d'endurance.
- ⌘ Résistance à 85 °C, au choc thermique jusqu'à 90 °C et à une pression statique jusqu'à 25 bar.
- ⌘ Matériaux anticorrosion.

L'électronique infrarouge

Un système électronique performant qui permet de **contrôler la consommation d'eau** de sa robinetterie **sans nuire au confort des usagers et en garantissant leur sécurité**. Fini les robinets ouverts inutilement et les surconsommations, le développement de bactéries et la transmission des microbes.



La télécommande électronique PRESTO®

Pour paramétriser tous les réglages de manière simplifiée et rapide, PRESTO® a créé une télécommande électronique révolutionnaire.

Idéale pour permettre à chaque lieu de soins d'adapter facilement ses choix de programme à ses besoins (selon son taux de fréquentation par exemple).



HYGIÈNE RENOUVELÉE

- ⌘ 2 électrovannes par mitigeur électronique pour limiter les risques de développement bactérien :
 - démontables et désinfectables ;
 - en silicone pour éviter la fixation du biofilm sur les membranes.
- ⌘ Activation d'un by-pass permettant des chocs thermiques.
- ⌘ Rinçage automatique selon la fréquence sélectionnée (de 1 à 72 h).
- ⌘ Déclenchement et arrêt de l'écoulement sans aucun contact manuel.



ÉCONOMIE D'EAU OPTIMISÉE

- ⌘ Ouverture automatique du robinet lorsque le capteur détecte une présence (distance de détection réglable de 5 à 25 cm).
- ⌘ 2 programmes automatiques :
 - Mode marche/arrêt à moins de 5 cm du capteur ;
 - Mode lave-mains à plus de 5 cm du capteur.
- ⌘ Durée d'écoulement variable :
 - Jusqu'à 99 s en mode marche/arrêt ;
 - De 0 à 30 s en mode lave-mains.



SÉCURITÉ INTELLIGENTE

- ⌘ Temps d'inviolabilité de 0 s à 4 min en cas de blocage du capteur.

2 LES GAMMES DÉDIÉES





La gamme

HoptiM'

Ce mitigeur certifié NF classement E.C.A.U Médical a été spécialement **conçu pour les établissements de santé et les structures d'accueil de personnes âgées**. À lui seul, il allie : **design fin et moderne adapté aux PMR, sécurité sanitaire, flexibilité d'utilisation et maintenance facilitée**. Idéal pour offrir **praticité et confort** aux usagers.

3 types de manettes possibles :
(avec ou sans vidage)



HYGIÈNE MAXIMALE

- ⌘ Infime rétention d'eau dans le bec.
- ⌘ Corps et bec à intérieur et extérieur lisses (limite la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries).
- ⌘ Choc thermique possible par démontage de la manette.
- ⌘ Compatible avec brise-jet étoile de couleur : facilite la maintenance programmée.



USAGE ERGONOMIQUE

- ⌘ Réglage de débit et butée de température sur la cartouche (grande souplesse d'utilisation).
- ⌘ Marquages intuitifs et visibles : chaud/froid.



CERTIFICATION « NF MÉDICAL »

- ⌘ Hauteur sous bec de 90 mm minimum et saillie de 100 mm minimum.
- ⌘ Compatible avec filtres terminaux.
- ⌘ Débit entre 4 et 6 l/min à 3 bar.



La gamme

Modul'Mix®

UNE GAMME DE MITIGEURS HOSPITALIERS SUR MESURE

Les mitigeurs hospitaliers Modul'Mix® ont tous un même corps lisse et universel. Les autres éléments de type bec ou manette peuvent varier selon vos besoins permettant de constituer un robinet personnalisé.

La gamme Modul'Mix® s'articule autour d'un ensemble générique de pièces détachées.



CERTIFICATION NF – CLASSEMENT E.C.A.U MÉDICAL



Pour simplifier notre process de certification, nous avons choisi de ne faire certifier qu'une petite sélection de références Modul'Mix®, cependant les produits Modul'Mix® constituent une gamme à configurations multiples, basée autour d'une chaîne hydraulique commune, les exigences de certification s'appliquent donc à l'ensemble de notre gamme.

Les Modul'Mix électroniques disposent de 2 électrovannes (séparation ECS/EFS) pour limiter le risque de bactéries.

Référence certifiée NF classement E.C.A.U Médical



- H 100 mm
- S 150 mm
- Commande au coude

Référence non certifiée



Seule la manette est différente, la chaîne hydraulique et les performances du produit restent identiques

- H 100 mm
- S 150 mm
- Manette pleine

DIVERSITÉ ET MODULARITÉ

Tous nos mitigeurs de la gamme Modul'Mix® ont des becs et réhausseurs interchangeables, vous permettant ainsi de modifier les saillies et hauteurs sous bec pour suivre au mieux l'évolution de vos besoins spécifiques.

Type de manettes



MANETTE
PLEINE



MANETTE
AJOURÉE



COMMANDÉ
AU COUDE



MANETTE COURTE

Type de becs



BEC FIXE ET/OU
ORIENTABLE
AU CHOIX DU
GESTIONNAIRE



BEC
DÉMONTABLE

LES BÉNÉFICES



HYGIÈNE

NOUVEAU

- Bec à faible contenance en eau.
- Bec à intérieur lisse.
- Sans vidage : limite le dépôt de bactéries.
- Compatible avec des filtres terminaux.
- Absence de zone de rétention.
- Brise-jet étoile en hostaform limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau et les impuretés, et résistant aux chocs chlorés et thermiques.
- Flexibles SPEX résistant aux chocs chlorés et thermiques.



INSTALLATION ET MAINTENANCE

- Adaptation possible à toutes les configurations en termes de hauteurs et de saillies, sur simple demande.
- Sur plage.



CERTIFICATION « NF MÉDICAL »

- Références « vitrines » certifiées NF « M ».
- Débit conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, par démontage du régulateur.

MODUL'MIX Thermostatique

NOUVEAU

MITIGEUR THERMOSTATIQUE MONOCOMMANDE :

Alliez sécurité et modularité avec nos mitigeurs thermostatiques monocommandes innovants !

Anti-brûlure, hygiène renforcée et adaptabilité totale à vos besoins.

Idéal pour les hôpitaux, cliniques, EHPAD, maisons de retraite et maternités.

LE PRINCIPE DE LA CARTOUCHE :

La chambre de mélange est en aval de l'obturateur : le mélange ne se fait qu'en aval. Il n'y a pas de chambre de mélange sous pression, pour une température contrôlée.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

HYGIÈNE IMPECCABLE

- Bec à faible contenance en eau : réduit la stagnation et les bactéries
- Commande au coude : évite tout contact manuel
- Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien
- Brise jet étoile : diminue le risque d'entartrage, la rétention et les impuretés

SÉCURITÉ ANTI-PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE ACCRUE

- Sans clapets anti-retour, réduction de l'eau stagnante
- Avec la cartouche thermostatique monocommande il n'y a plus aucun risque d'intercommunication EFS/ECS.
- Régulateur de débit intégré
- Un accès simple pour réaliser le choc thermique facilement

SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE

- Cartouche thermostatique Monocommande avec butée réglable pour une température toujours maîtrisée
- Choc thermique sécurisé

ADAPTABILITÉ POUR VOS BESOINS

- Bec fixe ou orientable

ERGONOMIE ACCESSIBLE À TOUS

- Préhension facilitée de la commande au coude, conçue pour répondre au besoin PMR



Modul'Mix®

MasterMix®
INSIDE


PANORAMA

L'OFFRE PARFAITE POUR REPONDRE À VOS EXIGENCES

Flexibilité :

corps universel adaptable à différents becs, réhausseurs

- 1 Longueur bec : **150 mm, 200 mm et 250 mm**
- 2 Hauteur sous bec : **100 mm, 200 mm et 300 mm**
- 3 Longueur de manette : **160 mm et 210 mm**



MODUL'MIX THERMOSTATIQUE MONOCOMMANDE PIÈCES DÉTACHÉES

Réparez facilement votre robinet avec nos pièces détachées adaptées



Bec démontable de mitigeur médical

Saillie 150 mm / 200 mm / 250 mm
Référence 93346 / 93347 / 93348

Cartouche thermostatique monocommande

Débit réglable
Ø40 mm
Référence 93344



Embase de réhausse de mitigeur hospitalier

Référence 93349



Manette droite

Référence 93351 / 93352



Bague tournante inclinée orientable

Référence 93350



- 22 Chambres de patients haut de gamme
- 24 Chambres de patients standards
- 28 Salles de soins
- 32 Salles d'opération
- 34 Vestiaires du personnel
- 36 Laboratoires






HÔPITAUX PRIVÉS & PUBLICS



Chambres de patients HAUT DE GAMME

Garantir un confort et une sécurité maximums à tous les usagers en équipant les chambres premium d'une robinetterie spécifique et haute technologie.



DOUBLE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE ET ANTI-PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE grâce à la technologie brevetée MASTERMIX® sans clapets anti-retour.



SÉCURITÉ ANTI-PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE ET ERGONOMIE avec la gamme HOPTIM® à grande hauteur sous bec et sans rétention d'eau ou avec nos robinets électroniques à 2 électrovannes qui ne mélangeant l'eau chaude et l'eau froide sanitaires qu'au dernier moment pour limiter tout risque de développement bactérien.



HYGIÈNE MAXIMALE avec la gamme de barres PMR virucides équipées d'un film permettant la destruction de plus de 99 % des microbes en 24 heures et du Coronavirus Sars-Cov 2 en 1 heure !

LAVABO / MATERNITÉ

**75845**

Mitigeur de lavabo avec manette pleine sans vidage - HOPTIM®

**75952**

Mitigeur thermostatique de lavabo sur plage sans vidage - MASTERMIX®

**74047**

Mitigeur thermostatique monotrou d'évier ou paillasse bébé - MASTERMIX®

**75210**

Mitigeur électronique sur secteur à bec fixe avec réglage température

DOUCHE

**75948**

Mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX® - sortie basse

**75950**

Coffret de douche thermostatique sortie basse - MASTERMIX®

**75951**

Coffret de douche thermostatique TOUCH® MASTERMIX® - sortie basse

CHASSE

**18524**

Bâti-support Eco 2 l-4 l Face chromée brossée P1000 XL E DVA

ACCESOIRE

**60469**

Porte-rouleau WC pour barre diamètre 32 mm ABS gris anthracite

**60471**

Support de douchette pour barre diamètre 32 mm - Finition satin

BARRE D'APPUI

**60311**

Barre droite diamètre 32 mm L. 300 mm

**60324**

Barre coudée à 135° diamètre 32 mm L. 400 x 400 mm

**60326**

Barre relevable diamètre 32 mm L. 650 mm

**60334**

Barre d'angle et verticale diamètre 32 mm Modèle gauche

**60480**

Siège de douche relevable avec pieds rentrants articulés



Produits conformes aux exigences des normes SASO et ECAS



Chambres de patients STANDARDS

Apporter du réconfort aux patients sans changer leurs habitudes avec une robinetterie qui allie bien-être et sécurité anti-brûlure.



DOUBLE DÉBIT D'EAU ET BLOCAGE DE LA TEMPÉRATURE

avec le robinet à cartouche céramique 3 fonctions qui assure maîtrise de la consommation d'eau, sécurité d'utilisation, mais aussi économie d'énergie grâce à l'ouverture en eau 100 % froide (pas d'eau mitigée).



DOUBLE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE ET ANTI-PROLIFÉRATION

BACTÉRIENNE grâce à la technologie brevetée **MASTERMIX®** sans clapets anti-retour.



SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE grâce à la technologie thermostatique classique et sa coupure instantanée d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide (et inversement).

LAVABO



75023
Mitigeur de lavabo
à bec fixe
avec vidage
H 53.5 mm



75615
Mitigeur de lavabo
à bec fixe
sans vidage
H 53.5 mm



75051
Mitigeur de lavabo
à bec fixe
sans vidage
H 78,5 mm



75609
Mitigeur de lavabo
à bec fixe
sans vidage
H 78,5 mm



75611
Mitigeur de lavabo
à bec fixe
sans vidage
H 78,5 mm



75617
Mitigeur de lavabo
économies d'énergie
sans vidage
H 92 mm



75845
Mitigeur de lavabo
avec manette
pleine sans vidage
HOPTIM®



75916
Mitigeur de lavabo avec
manette pleine sans
vidage - Économies
d'énergie - HOPTIM®



75843
Mitigeur de lavabo
avec manette
ajourée sans vidage
HOPTIM®



75841
Mitigeur de lavabo
avec commande
au coude sans vidage
HOPTIM®

DOUCHE



74050
Mitigeur thermostatique
de douche - MASTERMIX®



75639
Mitigeur thermostatique
de douche hospitalier
choc thermique



74101
Kit de douche complet
avec mitigeur - MASTERMIX®



75072
Mitigeur de douche
manette pleine



75073
Kit de douche complet
avec mitigeur 75072



75948
Mitigeur thermostatique
de douche MASTERMIX® -
sortie basse



75950
Coffret de douche
thermostatique sortie basse -
MASTERMIX®



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS

HÔPITAUX PRIVÉS & PUBLICS

CHAMBRES DE PATIENTS STANDARDS

BARRE D'APPUI



60451
Barre droite
diamètre 34 mm
L. 300 mm
Aluminium ABS blanc



60581
Barre coudée à 135°
diamètre 34 mm
L. 400 x 400 mm
Aluminium ABS blanc



60809
Barre relevable
diamètre 34 mm
L. 650 mm
Aluminium ABS blanc



60736
Barre d'angle et verticale
diamètre 34 mm
Modèle gauche/droit
Aluminium ABS blanc



60815
Siège de douche
relevable



60584
Siège de douche
relevable



60575
Barre droite diamètre 25 mm
Chromé brillant



60340
Barre droite diamètre 25 mm
Acier époxy blanc



60579
Barre coudée à 135°
diamètre 25 mm
Chromé brillant



60345
Barre coudée à 135°
diamètre 25 mm
Acier époxy blanc

CHASSE



18524
Bâti-support
Eco 2 I-4 I
Face chromée brossée
P1000 XL E DVA



18605
Bâti-support
avec réservoir et
commande déportée

ACCESSOIRES



60470
Porte-rouleau WC
pour barre
diamètre 34 mm
ABS blanc



60461
Support de douchette
pour barre
diamètre 34 mm
ABS blanc antibactérien




Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS





Salles de soins

Faciliter la prise en charge des patients grâce à des salles de soins accueillantes, dotées d'une robinetterie adaptée à la multifonctionnalité des lieux.



HAUTE FLEXIBILITÉ avec la gamme modulaire MODUL'MIX® dotée d'un corps universel, d'une structure du robinet non figée et rétrofittable (longueur et type de bec, hauteur sous bec, technologie mécanique ou électronique). Transformation rapide d'un robinet déjà posé avec seulement quelques pièces détachées.



SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE grâce à la technologie thermostatique classique et sa coupure instantanée d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide (et inversement).



DOUBLE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE ET ANTI-PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE grâce à la technologie brevetée MASTERMIX® sans clapets anti-retour. Idéale en maternité !

MATERNITÉ



74047
Mitigeur thermostatique
monotrou d'évier
ou paillasse bébé
MASTERMIX®



75952
Mitigeur thermostatique
de lavabo monotrou
MASTERMIX®



75631
Mitigeur thermostatique de
lavabo choc thermique



75110
Mitigeur thermostatique
de bain douche hospitalier
choc thermique

LAVABO



74074
LAVABO mixer tap with fixed
or swivel spout, single lever
MODUL'MIX® Thermostatic



75060
Mitigeur de lavabo à bec fixe
ou orientable sans vidage
MODUL'MIX®



75062
Mitigeur de lavabo à bec fixe
ou orientable sans vidage
MODUL'MIX®



75040
Mitigeur de lavabo à bec fixe
ou orientable sans vidage
MODUL'MIX®



75064
Mitigeur d'évier à bec
orientable sans vidage
MODUL'MIX®



75066
Mitigeur d'évier à bec
orientable sans vidage
MODUL'MIX®



75126
Mitigeur à bec fixe
ou ajustable H 100 mm
MODUL'MIX®



75127
Mitigeur à bec fixe ou ajustable
H 100 mm EP - MODUL'MIX®



75135
Mitigeur à bec fixe ou ajustable
H 200 mm - MODUL'MIX®



75143
Mitigeur à bec fixe ou ajustable
H 300 mm - MODUL'MIX®



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS

HÔPITAUX PRIVÉS & PUBLICS

ÉVIER



75070
Mitigeur d'évier
à bec orientable
avec douchette extractible



75622
Mitigeur d'évier
à bec orientable
avec douchette extractible



75623
Mitigeur d'évier
orientable bec haut



75624
Mitigeur d'évier orientable
douchette extractible



75723
Mitigeur d'évier mural
à bec dessous orientable

BARRE D'APPUI



60315
Barre droite
diamètre 32 mm - L. 500 mm
Inox brossé



60468
Barre droite
diamètre 34 mm - L. 500 mm
Aluminium ABS blanc



60325
Barre coudée 90°
diamètre 32 mm - L. 300 x 300 mm
Inox brossé



60715
Barre coudée 90°
diamètre 34 mm - L. 300 x 300 mm
Aluminium ABS blanc



60311
Barre droite
diamètre 32 mm - L. 300 mm



60451
Barre droite
diamètre 34 mm - L. 300 mm
Aluminium ABS blanc



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS





Salles d'opération

Assurer l'efficacité et la sécurité grâce à une robinetterie conforme et ergonomique en laquelle les soignants peuvent avoir confiance.



HAUTE QUALITÉ avec la gamme modulaire MODUL'MIX® mécanique certifiée « norme NF médicale » (NF 077-15).



SÉCURITÉ ANTI-PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE avec la gamme modulaire MODUL'MIX® électronique équipée de 2 électrovannes qui évitent le mélange en amont de l'eau chaude et de l'eau froide sanitaire.

LAVABO / ÉVIER



75135
Mitigeur à bec fixe
ou ajustable H 200 mm
MODUL'MIX®



75143
Mitigeur à bec fixe
ou ajustable H 300 mm
MODUL'MIX®



75871
Mitigeur électronique
sur secteur H 200 mm
MODUL'MIX®



75880
Mitigeur électronique
sur secteur H 300 mm
MODUL'MIX®



75151
Mitigeur électronique
sur secteur H 200 mm
MODUL'MIX®



75161
Mitigeur électronique
sur secteur H 300 mm
MODUL'MIX®



75221
Rejet mural à bec orientable
et démontable dessus



75218
Rejet électronique mural
sur secteur



75216
Rejet mural à bec fixe
démontable



31683
Commande fémorale
PRESTO® 712



71044
Lavabo collectif suspendu
1 800 mm - Inox



23644
Pédale murale ou au sol
PRESTO® 530



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS

HÔPITAUX PRIVÉS & PUBLICS



Vestiaires du personnel

Améliorer le bien-être du personnel soignant et leur sécurité sanitaire grâce à des équipements confortables, pratiques, hygiéniques et modernes.



ERGONOMIE ET SÉCURITÉ ANTI-PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE avec la gamme de robinets HOPTIM[®] qui allie design fin et élégant, grande hauteur sous bec, aucune rétention d'eau.



BIEN-ÊTRE ET PRATICITÉ grâce au panneau de douche PRESTOTEM[®] TOUCH[®] MASTERMIX[®] et à son déclenchement par simple effleurement, sa pomme de douche orientable et son jet pluie, sa sécurité anti-brûlure (technologie brevetée MASTERMIX[®]).



SIMPlicité D'UTILISATION ET PROPRETÉ PERMANENTE grâce à la gamme de douches au déclenchement sans contact DL 400 E SENSOR[®] avec fonctions start/stop, temporisation et rinçage automatique.



HYGIÈNE MAXIMALE avec la gamme de barres PMR virucides équipées d'un film permettant la destruction de plus de 99 % des microbes en 24 heures et de 96 % du Coronavirus Sars-Cov 2 en 1 heure !

BARRE D'APPUI

**60472**

Barre droite verticale avec coulisseau diamètre 32 mm

**60664**

Barre droite verticale avec coulisseau diamètre 34 mm

**60333**

Barre en T diamètre 32 mm

**60754**

Barre en T diamètre 34 mm

**60311AV**

Barre droite diamètre 32 mm - L. 300 mm

**60451**

Barre droite diamètre 34 mm - L. 300 mm

**60529AV**

Barre coudée à 135° diamètre 32 mm - L. 400 x 400 mm

DOUCHE

**88858**

Panneau de douche thermostatique PRESTOTEM® 2 TOUCH® MASTERMIX®

**88860**

Panneau de douche thermostatique PRESTOTEM® 2 TOUCH® MASTERMIX®

**88866**

Panneau de douche thermostatique PRESTOTEM® 2 MASTERMIX® BI-COMMANDE (avec inverseur)

LAVABO

**75845**

Mitigeur de lavabo avec manette pleine sans vidage - HOPTIM'®

**75843**

Mitigeur de lavabo avec manette ajourée sans vidage - HOPTIM'®



Produits conformes aux exigences des normes SASO et ECAS

HÔPITAUX PRIVÉS & PUBLICS



Laboratoires

Favoriser le confort de travail des opérateurs grâce à une robinetterie aussi efficace et performante, qu'esthétique et agréable à utiliser.



DESIGN, HYGIÈNE ET DURABILITÉ avec la robinetterie de laboratoire FIRST LABO 2. Une nouvelle gamme moderne et épurée avec cintrage esthétique, volant ergonomique, haute étanchéité de la vasque, résistance à la corrosion et aux chocs, tout en répondant aux critères de la norme EN 13792.



RAPIDITÉ, EFFICIENCE ET SÉCURITÉ avec la robinetterie de sécurité PRESTO® qui permet un rinçage très rapide de la partie du corps exposée aux produits chimiques grâce à un débit important. Les robinets de sécurité PRESTO® ont reçu la norme européenne EN15154-1&2 et la norme américaine ANSI Z 358.1-2004.

BANC DE LABORATOIRE / EAU POTABLE



721073
Chanelier à un robinet
Saillie 190 mm



721023
Chanelier à deux robinets
Saillie 210 mm



721203
Mélangeur
Saillie 200 mm



721163
Colonne à un robinet
Saillie 200 mm



721123
Colonne
Saillie 200 mm



721143
Robinet sur bandeau



721233
Robinet à tringle télescopique

BANC DE LABORATOIRE / AIR COMPRIMÉ



726023
Prise sur table
Saillie 103 mm



726043
Prise murale
Saillie 114 mm



726053
Tétine
Embout diameter 6 mm



726063
Robinet à tringle télescopique



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS

BANC DE LABORATOIRE / AZOTE



727023
Prise sur table
Saillie 103 mm



727043
Prise murale
Saillie 114 mm



726053
Tétine
Embout diameter 6 mm



727063
Robinet à tringle
télescopique

BANC DE LABORATOIRE / VIDE



725023
Prise sur table
Saillie 103 mm



725043
Prise murale
Saillie 114 mm



725053
Tétine
Embout diameter 6 mm



725063
Robinet à tringle
télescopique

SÉCURITÉ



85671
Combiné de douche
et lave-yeux de sécurité



85753
Douche de sécurité
alimentation plafond



86203
Douche de sécurité
alimentation apparente



85765
Lave-yeux de sécurité
modèle avec vasque



86202
Lave-yeux de sécurité
modèle douchette



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS



- 42 Chambres de patients
46 Salles de soins




A close-up photograph of a person's hands holding a smartphone. The phone has a vibrant, multi-colored case with shades of blue, green, and yellow. The hands are positioned as if the person is about to tap or scroll on the screen. The background is a soft, out-of-focus blue.

MAISONS DE SOINS



Chambres de patients

Apporter du réconfort aux patients sans changer leurs habitudes avec une robinetterie qui allie bien-être et sécurité anti-brûlure.



DOUBLE DÉBIT D'EAU ET BLOCAGE DE LA TEMPÉRATURE
avec le robinet à cartouche céramique 3 fonctions qui assure la maîtrise de la consommation d'eau et la sécurité d'utilisation.



DOUBLE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE ET ANTI-PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE grâce à la technologie brevetée **MASTERMIX®** sans clapets anti-retour.



SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE grâce à la technologie thermostatique classique et sa coupure instantanée d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide (et inversement).

LAVABO



75210
Mitigeur électronique
H 122 mm



75608
Mitigeur de lavabo
à bec fixe
avec vidage
H 78,5 mm



75609
Mitigeur de lavabo
à bec fixe
sans vidage
H 78,5 mm



75611
Mitigeur de lavabo
à bec fixe
sans vidage
H 78,5 mm



75617
Mitigeur de lavabo
sans vidage C3
H 92 mm



75844
Mitigeur de lavabo
avec manette pleine
avec vidage
HOPTIM®



75845
Mitigeur de lavabo
avec manette pleine
sans vidage
HOPTIM®



75840
Mitigeur de lavabo
avec commande
au coude avec vidage
HOPTIM®



75841
Mitigeur de lavabo
avec commande
au coude sans vidage
HOPTIM®



75843
Mitigeur de lavabo
avec manette
ajourée sans vidage
HOPTIM®

DOUCHE



75072
Mitigeur de douche
manette pleine



75600
Mitigeur de douche
manette ajourée



75640
Mitigeur
thermostatique
de douche



75638
Mitigeur
thermostatique
de douche



74050
Mitigeur thermostatique
de douche MASTERMIX®



74101
Kit de douche complet
avec mitigeur - MASTERMIX®



75948
Mitigeur thermostatique
de douche MASTERMIX® -
sortie basse



75951
Coffret de douche
thermostatique TOUCH®
MASTERMIX® - sortie basse



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS

MAISONS DE SOINS

CHAMBRES DE PATIENTS

CHASSE



18524
Bâti-support Eco 2 l-4 l
Face chromée brossée
P1000 XL E DVA



18607
Bâti-support
avec réservoir et
double volume
Face chromé brillant



18605
Bâti-support
avec réservoir et
commande déportée

ACCESOIRES



60470
Porte-rouleau WC
pour barre diamètre
34 mm - ABS blanc



60461
Support de douchette
pour barre diamètre 34 mm
ABS blanc antibactérien

BARRE D'APPUI



60451
Barre droite
diamètre 34 mm
L. 300 mm
Aluminium ABS blanc



60581
Barre coudée à 135°
diamètre 34 mm
L. 400 x 400 mm
Aluminium ABS blanc



60809
Barre relevable
diamètre 34 mm
L. 650 mm
Aluminium ABS blanc



60736
Barre d'angle
et verticale
diamètre 34 mm
Modèle gauche/droit



60815
Siège de douche
relevable



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS





Salles de soins

Faciliter la prise en charge des patients grâce à des salles de soins accueillantes, dotées d'une robinetterie adaptée à la multifonctionnalité des lieux.



HAUTE FLEXIBILITÉ avec la gamme modulaire MODUL'MIX® dotée d'un corps universel, d'une structure de robinet non figée et rétrofittable (longueur et type de bec, hauteur sous bec, technologie mécanique ou électronique). Transformation rapide d'un robinet déjà posé avec seulement quelques pièces détachées.



SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE grâce à la technologie thermostatique classique et sa coupure instantanée d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide (et inversement).



DOUBLE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE ET ANTI-PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE grâce à la technologie brevetée MASTERMIX® sans clapets anti-retour. Idéale en maternité !

LAVABO



75060
Mitigeur de lavabo
à bec fixe ou
orientable sans vidage
MODUL'MIX®



75062
Mitigeur de lavabo
à bec fixe ou
orientable sans vidage
MODUL'MIX®



75064
Mitigeur d'évier
à bec orientable
sans vidage
MODUL'MIX®



75871
Mitigeur électronique
sur secteur H 200 mm
MODUL'MIX®



75161
Mitigeur électronique
sur secteur H 300 mm
MODUL'MIX®

ÉVIER



75070
Mitigeur d'évier
à bec orientable avec
douchette extractible



75622
Mitigeur d'évier
à bec orientable avec
douchette extractible



75623
Mitigeur d'évier
orientable bec haut



75723
Mitigeur d'évier mural
à bec dessous
orientable

BARRE D'APPUI



60315
Barre droite
diamètre 32 mm
L. 500 mm
Inox brossé



60468
Barre droite
diamètre 34 mm
L. 500 mm
Aluminium ABS blanc



60325
Barre coudée 90°
diamètre 32 mm
L. 300 x 300 mm
Inox brossé



60715
Barre coudée 90°
diamètre 34 mm
L. 300 x 300 mm
Aluminium ABS blanc



60311
Barre droite
diamètre 32 mm
L. 300 mm




60451
Barre droite
diamètre 34 mm
L. 300 mm



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS

MAISONS DE SOINS

- 50 Sanitaires visiteurs
54 Cafétérias / Cuisines





ZONES NON MÉDICALES



Sanitaires visiteurs

Réduire la consommation d'eau des sanitaires publics sans altérer leur bon fonctionnement, garantir une hygiène parfaite sans renoncer à l'esthétique.



CONFORT OPTIMAL ET DESIGN avec la gamme électronique intelligente PRESTO NOVA® qui allie robustesse, confort d'utilisation, maintenance aisée et style contemporain avec ses 3 finitions.



HYGIÈNE MAXIMISÉE ET ÉCONOMIE D'EAU avec la gamme électronique sans contact PRESTO LINEA®, confortable et facile à nettoyer avec son design tubulaire et son corps lisse. Équipée d'un rinçage automatique, elle limite la stagnation des eaux dans les réseaux. Des versions avec des laitons sans plomb sont également disponibles.



RÉSISTANCE À UN USAGE INTENSIF, HYGIÈNE ET ESTHÉTISME GARANTIS grâce à la gamme de chasses directes PRESTO® 7000 XL N à double déclenchement (mécanique et électronique). Elle est proposée avec une nouvelle finition noir mat anti-traces de doigts et un bouton effet or rose.



COMPACTE ET TOUTE INTÉGRÉE, la gamme d'urinoirs électroniques SENSAO® 8400 N s'intègre dans tous les environnements. Elle est interchangeable avec les nombreux robinets d'urinoir du marché. L'installation et la maintenance sont facilitées.

LAVABO



55375
Mitigeur électronique
sur plage 3 l/min - PRESTO NOVA®



55383
Mitigeur électronique
sur plage 1,9 l/min - PRESTO NOVA®



55391
Mitigeur électronique
sur plage - PRESTO NOVA®



55395
Robinet simple électronique
sur plage - PRESTO NOVA®



56236
Mitigeur électronique
sur plage - PRESTO SO'O®



57102
Robinet simple
électronique mural
PRESTO LINEA®

CHASSE



55432
Robinet électronique
pour chasse directe
PRESTO® 7100 XL N



55478
Robinet électronique
pour chasse directe
PRESTO® 7200 XL N



55436
Robinet électronique
pour chasse directe
PRESTO® 7300 XL N



18506
Bâti-support chasse directe
PRESTO® 7100 XL N



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS

ZONE NON MÉDICALES

URINOIR



55371
Robinet électronique
pour urinoir
PRESTO SENSAO®
8400 N



55372
Tube siphonique
pour urinoir
siphonique



55444
Robinet électronique
pour urinoir
PRESTO SENSAO®
8100 N



55440
Robinet électronique
pour urinoir
PRESTO SENSAO®
8600 N



55480
Robinet électronique
pour urinoir
PRESTO SENSAO®
8300 N

ACCESOIRE



60632
Distributeur
de savon mural
Inox poli brillant



60364
Sèche-mains
compact - C-DRY



60361
Sèche-mains
sur plage - H-DRY



52043
Distributeur de savon
électronique sur plage



52042
Distributeur de savon
électronique mural

BARRE D'APPUI



60311
Barre droite
diamètre 32 mm
L. 300 mm



60451
Barre droite
diamètre 34 mm
L. 300 mm



60324
Barre coudée à 135°
diamètre 32 mm
L. 400 x 400 mm



60529
Barre coudée à 135°
diamètre 32 mm
L. 400 x 400 mm



Produits conformes aux exigences
des normes SASO et ECAS



ZONE NON MÉDICALES





Cafétérias / Cuisines

Conserver une hygiène parfaite tout en facilitant le travail des équipes en cuisine grâce à des solutions de robinetteries fonctionnelles, pensées par et pour des professionnels.



ERGONOMIE, ROUSTESSE ET EFFICACITÉ avec la gamme dédiée aux cuisines professionnelles PRESTO CHEF® composée de robinetteries de prélavage – avec une douchette signée PRESTO® qui allie endurance, efficience et qualité de jet – et de robinetteries plus classiques (type mélangeur).



HYGIÈNE TOTALE avec la gamme de robinets électroniques de lavabo PRESTO SAFE® (versions murales ou sur plage). Conformes aux exigences des sanitaires publics, ces robinets temporisés sont dotés d'un déclenchement sans contact, d'une fonction de rinçage automatique et d'un système « plug & play » pour une installation facilitée (y compris en remplacement d'un robinet mécanique).



PRATICITÉ ET PROPRETÉ grâce à la gamme de commandes à distance (pied ou fémorale) qui permettent de déclencher la robinetterie sans contact manuel.



70830
Mini-colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec - PRESTO CHEF®



70820
Colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec - PRESTO CHEF®



70818
Colonne mitigeur sur plage avec douchette et bec - PRESTO CHEF®



70826
Colonne mélangeur 2 trous mural avec douchette et bec - PRESTO CHEF®



70802
Mélangeur sur plage avec bec dessus - PRESTO CHEF®



70832
Mitigeur sur plage Spécial bar - PRESTO CHEF®



70840
Mélangeur 2 trous mural avec bec dessus PRESTO CHEF®



70806
Mélangeur 2 trous mural avec bec dessous PRESTO CHEF®

AUTRES ROBINETS



75623
Mitigeur d'évier orientable bec haut



75624
Mitigeur d'évier douchette extractible



64675
Robinet temporisé simple mural - PRESTO SAFE®



68075
Mitigeur temporisé mural PRESTO SAFE®



55162
Mitigeur électrique PRESTO VOLTA®



23614
Pédale murale ou au sol PRESTO® 520



23644
Pédale murale ou au sol PRESTO® 530



31683
Commande fémorale PRESTO® 712



Produits conformes aux exigences des normes SASO et ECAS

ZONE NON MÉDICALES

Édition mars 2025 - Code Z543.7-02
542091434 R.C.S. Nanterre
Photos non contractuels.
Conception réalisation : Aire

Créduits photos :

© Chinnapong, © borchee, © imaginima, © JazzIRT, © jentakespictures, © mapodile, © monkeybusinessimages, © PhonlamaiPhoto, © photographer, © simarik, © Wavebreakmedia, © YurolaitsAlbert, © Dean Mitchell - iStock / © ercan_senkaya, © jiravut, © romaset, © Chinnapong, © denismagilov, © sveta, © F16-ISO100, © mantinov - AdobeStock / © Tyler Olson - Fotolia, © Jben art



PRESTO équipe les lieux recevant
du public, parfois sensible, avec
la robinetterie française la plus
écologique et la plus économique.

PRESTO
aime l'eau

www.presto.fr / www.presto-group.com

Découvrir tout l'univers PRESTO® dans notre showroom virtuel
sur <https://presto.fr/fr/entreprise/showroom/>

Toute notre documentation technique à télécharger
sur prestodatashare.com

Les objets BIM à télécharger
sur www.prestobim.com



PRESTO LES ROBINETS PRESTO S.A.



7, RUE RACINE
92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | Fax : +33 (0)1 40 92 00 12
Email : serviceclient@presto-group.com

PRESTO SUISSE SARL

BOULEVARD DE PÉROLLES 7
CH-1701 FRIBOURG
Mobil: +41 78 718 13 09
E-mail : adv.export@presto.fr

PRESTO BELGIQUE SPRL

CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 999
1180 UCCLE - BELGIQUE
Tél. : +32 (0)2 588 23 22
E-mail : adv.export@presto.fr

PRESTO NORTH AFRICA

RUE DU LAC GHAR EL MELH
LES BERGES DU LAC 1053 TUNIS - TUNISIE
Tél. : +216 25 303 295
E-mail : adv.export@presto.fr

presto_group

Les Robinets PRESTO

presto_robinets

Presto Robinets

@GroupePresto