


BIEN- VENUE À BORD



ROBINETTERIE POUR LES GARES, LES AIRES D'AUTOROUTE,
LES STATIONS-SERVICE ET LES AÉROPORTS

PRESTO
aime l'eau



SOMMAIRE

LES ENJEUX DE LA ROBINETTERIE

L'hygiène : garantir la propreté et la sécurité en continu	4 - 5
Le confort : proposer une expérience agréable et adaptée à tous	6 - 7
L'eau : maîtriser les consommations	8 - 9
La durabilité : favoriser la résistance au temps et au vandalisme	10 -11

LA SÉLECTION POUR LES LIEUX DE TRANSPORT

La sélection pour tous les lieux de transport	12
La sélection aéroports	13
La sélection aires de service non surveillées et aires d'autoroutes pour routiers	14
La sélection aires de service surveillées et gares	15



LA FRÉQUEN-TATION

DES LIEUX DE TRANSPORT

Les aéroports, les gares, les stations-service et les aires d'autoroute sont caractérisés par une fréquentation en continu. Outre les réglementations spécifiques aux lieux accueillant un public nombreux, ces zones de transit doivent répondre aux exigences grandissantes des voyageurs vis-à-vis des enjeux actuels. En matière de gestion de l'eau, d'hygiène et de durabilité, la robinetterie joue un rôle essentiel.

Une meilleure expérience utilisateur pour les voyageurs et les personnes qui travaillent


Ils attendent de ces lieux, qu'ils fréquentent par nécessité, qu'ils proposent des équipements pratiques et confortables, modernes et inclusifs, à la propreté irréprochable.


Un besoin d'efficacité pour les gestionnaires

La gestion des lieux de transport est complexe. La fiabilité, la durabilité des équipements et le maintien de leur propreté en sont les principaux enjeux. Les infrastructures doivent être capables de résister à une utilisation intensive, tout en minimisant les coûts de maintenance.

Avec des solutions développées pour répondre spécifiquement aux contraintes extrêmes des sanitaires dans les lieux de transport, PRESTO facilite leur gestion au quotidien et participe à améliorer l'expérience de voyage.

PRESTO aime l'eau






L'HYGIÈNE

GARANTIR LA PROPRETÉ ET LA SÉCURITÉ EN CONTINU

Les lieux de transport sont des lieux de grand passage, où la mise à disposition de sanitaires propres constitue un service indispensable pour les usagers, le personnel ou encore pour les routiers. Les contraintes y sont bien particulières :

- des normes d'hygiène spécifiques ;
- une utilisation en continu et parfois négligente ;
- un entretien nécessaire plusieurs fois par jour, y compris pendant que les sanitaires sont utilisés ;
- une obligation à maintenir l'accessibilité permanente.



**La France compte
364 AIRES DE SERVICE
637 AIRES DE REPOS.**

Source : autoroutes.fr.

PRESTOTEM® 2 SENSOR
Le mitigeur thermostatique de douche, temporisé et sans contact. Il favorise une hygiène maximale pour l'utilisateur comme pour les réseaux d'eau, notamment grâce au système de déclenchement/fermeture automatique sans contact manuel et au rinçage automatique périodique limitant le développement bactérien.



DÉTECTION POUR BARRIÈRE D'URINOIRS

Le robinet d'urinoir temporisé sans contact pour un haut niveau d'hygiène :

- La cuvette est rincée automatiquement
- Le rinçage automatique périodique est programmable par PRESTOCOM
- La fermeture automatique ne nécessite pas de contact manuel



MITIGEUR THERMOSTATIQUE PAILLASSE BÉBÉ MASTERMIX®

Le mitigeur de lavabos adapté au nettoyage des nourrissons, idéal pour les espaces nurserie. Il est doté de systèmes de sécurité antibrûlure (butée de température à 41°C) et antiprolifération bactérienne.

DES INSTALLATIONS TOUJOURS PROPRES ET SÉCURISÉES

Pour garantir un environnement sain aux voyageurs, PRESTO développe des produits qui maintiennent un niveau d'hygiène et de sécurité maximal et qui résistent à l'utilisation intensive :

- nos produits **s'entretiennent facilement et naturellement** : le revêtement chromé se nettoie uniquement à l'eau savonneuse, **sans produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniaqués** ;
- nos produits avec rinçage automatique permettent de **purger le réseau** régulièrement et d'éviter la prolifération de bactéries ;
- nos robinets sans contact maintiennent une **hygiène maximale** ;
- les robinets avec **technologie MasterMix®** sont sans intercommunication eau chaude/ eau froide sanitaire et sont antibrûlures.

DES STATIONS-SERVICE NOUVELLE GÉNÉRATION

Ces dernières années, de gros efforts ont été faits pour rendre les aires de repos plus attractives. Des étapes sportives, des espaces sieste, des « fun zone » et des coins lecture sont désormais proposés pour inciter les voyageurs à faire une vraie pause sur leur trajet.



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour améliorer l'hygiène de vos sanitaires

LE CONFORT

PROPOSER UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE ET ADAPTÉE À TOUS

Le passage aux sanitaires est une étape quasi obligatoire sur le trajet des voyageurs. Pour que l'expérience soit satisfaisante pour tous, les lieux doivent être en capacité de répondre aux contraintes suivantes :


- un accueil de publics de tous les âges ;
- des normes élevées de sécurité et d'accessibilité ;
- des personnes à mobilité réduite avec un besoin d'aménagements et d'équipements spécialisés ;
- une attente grandissante sur des installations modernes et design.

**99,715 MILLIONS DE PASSAGERS
dans les aéroports parisiens
(ADP) en 2023.**

Source : Voyages d'affaires.




DL 400 E SENSOR
Le robinet simple de douche temporisé et sans contact, au design épuré et à l'utilisation confortable pour tous : PMR, enfants et personnes âgées.



PRESTO LINEA®

Le mitigeur de lavabo sans contact personnalisable avec un logo, un texte ou de la couleur.

**PRESTO LINEA TOUCH®**

Le mitigeur temporisé de lavabo particulièrement adapté à l'utilisation des PMR grâce à son mécanisme de déclenchement tactile sans effort et à son bouton facilement identifiable.

**PRESTO LINEA®**

Le robinet de lavabo sans contact au design linéaire intemporel, qui s'intègre dans tous les environnements. Plusieurs finitions sont disponibles : noir mat, noir poli, inox brossé, cuivre brossé, or brossé, rainbow.



UNE BONNE EXPÉRIENCE DE VOYAGE

Pour garantir une utilisation facile et agréable pour tous, PRESTO propose des gammes de produits à la fois design et très pratiques d'utilisation.

- **Ergonomie adaptée à tous** : nous développons des produits adaptés aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.
- **Esthétisme** : nous proposons des gammes de produits design et intemporelles, telles que la gamme PRESTO LINEA®.
- **Personnalisation** : nos produits sont personnalisables avec un logo, du texte ou des couleurs.

Pour toute information et demande de devis, contacter chiffragechantier@presto-group.com ou un agent commercial.

L'EAU DANS LES GARES

Les postes les plus consommateurs d'eau dans les gares sont :


- l'alimentation des sanitaires ;
- le nettoyage des lieux ;
- l'entretien des espaces verts.

60315

La barre d'appui et de maintien conçue pour allier sécurité et confort en toute situation.



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour améliorer le confort de vos sanitaires



#ISAVEWATER

L'EAU

MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS

Avec des robinets et des chasses fonctionnant en permanence, les sanitaires des lieux de transport consomment énormément d'eau. En matière d'économies des ressources, les enjeux sont multiples :

- des coûts à maîtriser ;
- des utilisateurs à sensibiliser et à accompagner ;
- une attitude exemplaire à adopter.



25 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU D'ICI 2035 dans l'ensemble des gares. C'est l'objectif de la SNCF !

Source : Le Rail.

PRESTO SENSAO® 8100 N


Le robinet d'urinoir temporisé sans contact permettant de maîtriser la consommation d'eau : débit régulé de 1 à 5 bars, volume de rinçage délivré réduit.





PRESTO LINEA®

Le mitigeur de lavabo sans contact à fermeture automatique après retrait des mains. Également disponible en version 1,9 l/min pour économiser encore plus d'eau.



PRESTO 1000 XL DVA

La chasse directe qui permet de réguler la consommation d'eau grâce à son double volume ajustable assurant la chasse complète.

- Petit volume : de 2,5 l à 5 l, ajustable par molette réglable.
 - Grand volume : de 6 l à 9 l, ajustable sur palette de façade.
- Également disponible en version éco en 2-4 l.

DES CONSOMMATIONS D'EAU RÉDUITES

PRESTO accompagne les lieux de transport dans leur transition vers une gestion plus responsable des ressources, en développant des produits qui favorisent l'économie de l'eau grâce à un processus d'innovation permanent et intégré :

- nous avons inventé et breveté **la technologie de temporisation** il y a 100 ans ;
- nos produits sont disponibles en trois technologies de temporisation : **mécanique, tactile ou sans contact** ;
- nos robinets à **déclenchement électronique** permettent le déclenchement et l'arrêt de l'eau par détection d'un mouvement des mains. Le robinet délivre la juste quantité d'eau nécessaire à l'utilisation ;
- notre gamme de robinets **PRESTOGREEN® limite durablement la consommation** de l'eau à un débit de 1,9 l/min, qui conduit à utiliser seulement 0,38 l ou 0,44 l d'eau pour un lavage de mains ;
- nous développons des produits avec **temporisation réglable** pour réaliser encore plus d'économies d'eau.

Nous nous engageons sur l'ensemble du cycle de vie de nos robinets mécaniques et électroniques, via les Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).

UN PLAN DE GESTION DE L'EAU ET DE SOBRIÉTÉ

Depuis la sécheresse de 2022, des mesures gouvernementales encouragent les infrastructures publiques, y compris les lieux de transport, à réduire la consommation d'eau et à lutter contre les fuites. Ce plan vise également à sensibiliser les utilisateurs à consommer de manière plus responsable.



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour économiser l'eau
#ISAVEWATER

LA DURABILITÉ

FAVORISER LA RÉSISTANCE AU TEMPS ET AU VANDALISME

Les installations sanitaires de tous les lieux de transport sont soumises à des contraintes d'entretien considérables en raison de leur utilisation intensive. Pour les aires de services surveillées, non surveillées et les gares, des actes de vandalisme fréquents s'ajoutent à ces contraintes :

- une usure accélérée des équipements ;
- des phénomènes de casse récurrents, occasionnant des coûts de réparation et de remplacement fréquents ;
- des contraintes budgétaires et un équilibre à trouver entre la qualité des installations et les coûts d'achat et d'entretien ;
- une maintenance régulière à assurer.

900 000 KILOMÈTRES
de réseau de distribution d'eau potable
en France, pour fournir de l'eau dans
les zones de transit notamment.

Source : Sispea, 2023.



PRESTO NEO® INOX
Le robinet de lavabo
antivandalisme grâce
au Système S® antiblocage.
Sa tête interchangeable
et son bouton non tournant
évitent tout risque d'usure
prématuée.




PRESTO 12 NEO

Le robinet d'urinoir temporisé mécanique durable, avec un indice de réparabilité de 9,1/10.

**PRESTO 120 B**

Le robinet d'urinoir temporisé mécanique à l'installation encastrée assurant une résistance optimale.

**PRESTO ALPA®**

Le mitigeur de douche encastré avec façade résistant au vandalisme grâce à sa fermeture $\frac{1}{4}$ de tour et sa vis invisible.

DES INSTALLATIONS DURABLES ET EFFICACES À LONG TERME

PRESTO développe des produits robustes, faciles à entretenir, résistants à un usage très intensif :

- nous contrôlons les produits à chaque étape de conception et de fabrication. Pour assurer la résistance de nos robinets mécaniques, nous réalisons **des tests d'endurance à plus de 500 000 manœuvres** ;
- nos produits conçus pour une **installation encastrée** évitent tout risque d'arrachage ou de dégradation et ont une meilleure longévité ;
- **nos produits sont garantis 10 ans** ;
- nos produits sont **réparables et nos pièces détachées** sont disponibles pendant 10 ans minimum pour plus de 900 références ;
- **nous formons les centres techniques** pour qu'ils puissent intervenir sur l'entretien des produits ;
- nous mettons à disposition **une application d'aide à la sélection des pièces détachées**, disponible sur App Store et Google Play (LES ROBINETS PRESTO), ainsi que **des vidéos de maintenance sur YouTube** (@GroupePresto).

LE VANDALISME DANS LES LIEUX DE TRANSPORT

Pour faire face à ce problème récurrent, les autorités et les opérateurs de transport renforcent les mesures de sécurité et travaillent sur des solutions de prévention et de dissuasion en partenariat avec les acteurs locaux. Ils partagent également les expériences avec d'autres pays, victimes du même phénomène.



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour améliorer la durabilité de vos sanitaires

LA SÉLECTION POUR TOUS LES LIEUX DE TRANSPORT

Sanitaires employés

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
CHASSE / WC / URINOIR LAVABO	56201 SO'0®	Mitigeur sans contact, plage, rehausse 150 mm	Pile	3 l/min	G 3/8"
	55444 SENSAO® 8100 N	Robinet temporisé sans contact, encastré	Secteur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
	55478SB PRESTO 7200 XL N	Robinet temporisé sans contact et mécanique, encastré, S®, pour cuvette sans bride	Pile	4-6 l - 4/6 s	G 3/4"
	18495SB BATI-SUPPORT	Bâti-support à chasse directe dédié aux cuvettes sans bride, S®	Pile	4-6 l - 4/6 s	G 3/4"
DOUCHE	27432 DL 400 E TOUCH®	Robinet simple temporisé, tactile, temporisation et rinçage automatiques paramétrables via bouton TOUCH	Pile	6-8 l/min - 30 s	G 1/2"
	27471 DL 400 E SENSOR	Robinet simple temporisé, sans contact, temporisation et rinçage automatique paramétrables par PRESTOCOM	Pile	6-8 l/min - 30 s	G 1/2"

Accessoires pour les espaces

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
LAVABO	60380 PRESTO LINEA®	Distributeur de savon électronique, mural, traversée de cloison	Secteur	1 l	-
	60632 DISTRIBUTEUR DE SAVON	Distributeur de savon avec fenêtre de contrôle	-	0,8 l	-
	60362 E-DRY	Sèche-mains automatique sans contact avec céramique absorbante, mural	Secteur	-	-
	60560 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS	Distributeur d'essuie-mains pour essuie-mains pliés en Z ou en C	-	-	-
CHASSE / WC	60629	Poubelle murale	-	-	-
	60554	Distributeur de papier toilette en bobine	-	-	-
DOUCHE	60476	Siphon de sol pour sol carrelé à hauteur réglable, sortie verticale	-	-	-
	91037	Porte gel douche	-	-	-
	84006 PRESTOTHERM	Mitigeur centralisé	-	5-55 l/min à 3 bars	G 3/4"
	29006	Régulateur thermostatique	-	4-43 l/min à 3 bars	G 1/2" (15 x 21)
VIDOIR	29505	Pomme de douche fixe avec grille orientable, applique	-	Régulé 6 l/min	M 1/2"
	91026	Kit d'adaptation pour l'alimentation arrière	-	-	-

Local ménage

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
	35302 PRESTO P3500	Mitigeur monobloc temporisé mécanique, mural	-	5 l/min - 15 s	G 1/2" - G 3/4"

Sanitaires PMR

LAV/ABO

Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
 57282 PRESTO LINEA TOUCH®	Mitigeur temporisé tactile, plage	Secteur	3 l/min - 7 s	G 3/8"
 52503 DETECTION MODULAIRE	Robinet sans contact, traversée de cloison	Secteur	3 l/min	G 1/2"
s'associe avec  30315 BEC	Bec tube long	-	-	G 1/2"
 68050 PRESTO NEO® DUO	Mitigeur temporisé mécanique, plage	-	Double tempo 7/11 s	G 3/8"
 60001	Lavabo ergonomique avec bonde flexible	-	-	-
 60107	Cuvette ergonomique longue suspendue L = 700 mm	-	-	-
 60118	Abattant pour cuvette longue	-	-	-
 60324	Barre coudée à 135°, Ø 32 mm, L= 400 x 400 mm	-	-	-
 60315	Barre droite, Ø 32 mm, L=500 mm	-	-	-

CHASSE / WC

Nurserie

LAV/ABO

Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
 74047 SANIFIRST MASTERMIX®	Mitigeur thermostatique monotrou d'évier ou paillasse bébé, sur plage	-	6-9-12 l/min	G 3/8"
 55137 PRESTO 5750	Mitigeur sans contact, bec haut, sur plage	Secteur	6 l/min	G 3/8"

LAVABO

LA SÉLECTION AÉROPORTS

CHASSE / WC URINOIR

Sanitaires salon VIP

Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
 57208 PRESTO LINEA®	Mitigeur sans contact, sur plage Disponible en inox brossé, noir poli, or brossé, cuivre brossé et rainbow	Secteur	3 l/min	G 3/8"
 55387 PRESTO NOVA®	Mitigeur sans contact, sur plage Disponible en finition chromée et capot noir chromé	Pile	3 l/min	G 3/8"
 55482 SENSAO® 8100N	Robinet temporisé sans contact, encastré	Secteur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
 55476SB PRESTO 7100 XL N	Robinet temporisé sans contact et mécanique, encastré, cuvettes sans bride, S®	Secteur	4-6 l - 4/6 s	G 3/4"

S® : Système Sécurité Antiblocage.



LA SÉLECTION AÉROPORTS

Sanitaires publics

LAVABO

URINOIR

CHASSE / WC

POUR LES
ABLUTIONS

LAVABO

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
LAVABO	57116 PRESTO LINEA®	Robinet simple, sans contact, traversée de cloison	Secteur	1,9 l/min (PRESTOGREEN)	G 3/8"
	56198 SO'0®	Mitigeur sans contact, sur plage Disponible en finition chromé et capot blanc ou noir		3 l/min	G 3/8"
URINOIR	55440 SENSAO® 8600 N	Robinet temporisé sans contact, encastré	Secteur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
	52502 DETECTION MODULAIRE	Robinet simple temporisé et sans contact, traversée de cloison		8 l/min-6 s Temporisation et rinçages automatique modifiable via PRESTOCOM®	G 1/2"
CHASSE / WC	55432SB PRESTO 7000 XL N	Robinet temporisé sans contact et mécanique, encastré, cuvette sans bride, S®	Secteur	4-6 l - 4/6 s	G 3/4"
	18493SB BATI-SUPPORT	Bâti-support à chasse directe dédié aux cuvettes sans bride, S®		4-6 l	G 3/4"
	55436SB PRESTO 7300 XL N	Robinet temporisé sans contact et mécanique, double volume, cuvette sans bride, traversée de cloison, S®		4-6 l - 4/6 s	G 3/4"

Lieux de culte

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
POUR LES ABLUTIONS	35302 PRESTO 3500	Mitigeur monobloc monocommande, bec tournant, temporisé, mécanique et mural	-	5 l/min - 15 s	G 1/2"-G 3/4"
	66020 PRESTO NEO®	Robinet simple temporisé et mécanique, eau froide, mural, NF/I		3 l/min - 15 s	G 1/2"

Infirmerie

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
LAVABO	55160 VOLTA®	Mitigeur sans contact, plage	Pile	3 l/min	G 3/8

LA SÉLECTION AIRES DE SERVICE NON SURVEILLÉES ET AIRES D'AUTOROUTES POUR ROUTIERS

Sanitaires publics

LAVABO
DOUCHE

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
LAVABO	68400 PRESTO NEO®	Mitigeur temporisé mécanique, sur plage	-	3 l/min - 15 s	G 3/8"
	66225 PRESTO NEO® INOX	Robinet simple, eau froide, mural, saillie 150 mm, S®		3 l/min - 7 s (PRESTOGREEN)	G 1/2"
DOUCHE	35192 PRESTO ALPA S®	Mitigeur monocommande, temporisé mécanique, encastré, S®	-	8 l/min - 20-35 s	G 1/2"

CHASSE	 55418SB PRESTO 7100 XL N	Robinet temporisé sans contact et mécanique, encastré, cuvettes sans bride, S®	Secteur	2-4 l/4 s	G 3/4"
	 55434SB PRESTO 7200 XL N	Robinet temporisé sans contact et mécanique, encastré, cuvettes sans bride, S®	Pile	4-6 l/4-6 s	G 3/4"
	 18506SB PRESTO 7100 XL N ECO	Bâti-support, cuvettes sans bride, S®	Secteur	2-4 l	G 3/4"
	 18495SB PRESTO 7200 XL N	Bâti-support, cuvettes sans bride, S®	Pile	4-6 l	G 3/4"
	 14300SB PRESTO 1000 XL E DVA	Robinet temporisé mécanique, encastré, double volume ajustable, cuvettes sans bride, S®	-	3-6 l/6-9 s	G 3/4"
	 18524SB PRESTO 1000 XL E DVA ECO"	Bâti-support, cuvettes sans bride, S®	-	2-4 l	G 3/4"
URINOIR	 38335 PRESTO 120 B	Robinet temporisé mécanique, encastré	-	5 l/min - 6 s	G 1/2"
	 15233 PRESTO 60 B	Robinet temporisé mécanique, encastré	-	30 l/min - 6 s	G 3/4"

LA SÉLECTION AIRES DE SERVICE SURVEILLÉES ET GARES

Sanitaires publics

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
LAVABO	 57202 PRESTO LINEA®	Robinet simple sans contact, sur plage	Secteur	1,9 l/min (PRESTOGREEN)	G 3/8"
	 57116 PRESTO LINEA®	Robinet simple sans contact, mural, traversée de cloison	Secteur	1,9 l/min (PRESTOGREEN)	G 3/8"
URINOIR	 55444 SENSAO® 8100 N	Robinet temporisé sans contact, encastré	Secteur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
	 55440 SENSAO® 8600 N	Robinet temporisé sans contact, encastré	Secteur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
CHASSE	 31001 PRESTO 12 NEO	Robinet temporisé mécanique et applique	-	9 l/min - 6 s	G 1/2"
	 55432SB	Robinet temporisé sans contact et mécanique, encastré, cuvettes sans bride, S®	Secteur	4-6 l - 4/6 s	G 3/4"
DOUCHE	 18493SB PRESTO 7100 XL N	Bâti-support dédié aux cuvettes sans bride	Secteur	4-6 l	G 3/4"
	 88800 PRESTOTEM® 2 P50	Mitigeur thermostatique, temporisé mécanique	Pile	6 l/min - 20/35 s	Haute ou arrière*
	 88886 PRESTOTEM® 2 SENSOR"	Mitigeur thermostatique, temporisé sans contact, pomme de douche fixe	-	6 l/min - 30 s	Haute ou arrière*
	 88858 PRESTOTEM® 2 MASTERMIX®	Mitigeur thermostatique, temporisé tactile, pomme de douche fixe	Pile	6 l/min	Haute ou arrière*
	 35941 PRESTO ALPA®	Mitigeur monocommande, temporisé mécanique, encastré	-	8 l/min - 20/35 s	G 3/4"

* Pour l'alimentation arrière, nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026. S® : Système Sécurité Antibloque.



PRESTO équipe les lieux recevant
du public, parfois sensible, avec
la robinetterie française la plus
écologique et la plus économique.

PRESTO
aime l'eau

www.presto.fr / www.presto-group.com

Découvrir tout l'univers PRESTO® dans notre showroom virtuel
sur <https://presto.fr/fr/entreprise/showroom/>

Toute notre documentation technique à télécharger
sur prestodatashare.com

Les objets BIM à télécharger
sur www.prestobim.com



PRESTO



LES ROBINETS PRESTO S.A.

7, RUE RACINE

92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE

Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | Fax : +33 (0)1 40 92 00 12

Email : serviceclient@presto-group.com

PRESTO SUISSE SARL

BOULEVARD DE PÉROLLES 7

CH-1701 FRIBOURG

Mobil: +41 78 718 13 09

E-mail : adv.export@presto.fr

PRESTO BELGIQUE SPRL

CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 999

1180 UCCLE - BELGIQUE

Tél. : +32 (0)2 588 23 22

E-mail : adv.export@presto.fr

presto_group

Les Robinets PRESTO

presto_robinets

Presto Robinets

@GroupePresto