

BIEN- VENUE EN MILIEU SÉCURISÉ



ROBINETTERIE POUR LE MILIEU CARCÉRAL ET LES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES

PRESTO
aime l'eau



SOMMAIRE

LES ENJEUX DE LA ROBINETTERIE

La sécurité : éviter les situations dangereuses	4 - 5
L'entretien : favoriser la durabilité des équipements	6 - 7
L'eau : maîtriser les consommations	8 - 9
Le confort : adapter l'environnement à tous les publics	10 - 11

LA SÉLECTION POUR LES LIEUX DE HAUTE SÉCURITÉ

Cellules / Locaux techniques et ménage / Infirmerie	12
Espace réhabilitation / Espaces collectifs / Espaces administratifs	13
Accessoires pour cellules, espaces collectifs et administratifs / Poste sécurité	14
Sanitaires PMR / Sanitaires administration et vestiaires personnels	15

LES CONDITIONS

DES LIEUX DE HAUTE SÉCURITÉ



Les commissariats, les établissements pénitentiaires et les hôpitaux psychiatriques sont confrontés à de vrais défis en matière de sécurité.

Dans un contexte où les tensions peuvent être vives et les conditions de vie difficiles, une robinetterie défectueuse peut devenir un facteur de risque supplémentaire.

Pour garantir le bon fonctionnement des établissements ainsi que le bien-être de ceux qui les occupent et qui y travaillent, la robinetterie doit être adaptée et surtout, ultrarésistante.

Préserver l'environnement des occupants

Les actes de vandalisme peuvent créer des situations d'insécurité. Des équipements endommagés, tels que des robinets arrachés ou des lavabos brisés, peuvent provoquer des comportements dangereux et causer des blessures graves.

Les infrastructures vandalisées peuvent également devenir des foyers de contamination et d'insalubrité. Elles peuvent compromettre l'hygiène et la santé des occupants et augmenter le risque de propagation de maladies.

Faciliter le travail du personnel

Le travail des intervenants ne doit en aucun cas être entravé par des équipements défectueux. Les réparations et le remplacement fréquent de matériel vandalisé entraînent par ailleurs des coûts importants.

En développant des solutions hautement robustes et sécurisées, PRESTO participe à créer un environnement plus sûr, plus sain et plus stable pour tous les travailleurs et les résidents des établissements sécurisés.

PRESTO aime l'eau



LA SÉCURITÉ

ÉVITER LES SITUATIONS DANGEREUSES

Les établissements de haute sécurité doivent répondre à de fortes contraintes réglementaires qui engagent leur responsabilité. Ils accueillent des personnes dont la sécurité nécessite une attention constante :

- des réglementations strictes à respecter ;
- des risques forts de vandalisme, de violences et de blessures avec des équipements cassés à anticiper ;
- des risques de contamination et d'insalubrité à éviter.



29 JOURS
C'est la durée moyenne de séjour dans les hôpitaux psychiatriques en France.

Source : ministère de la Santé et de la Prévention.

CELLULES


PRESTO 512®
Le bouton de commande antirotation et biseauté qui limite les risques de blessures lors des douches. Le système S® interdit le blocage en écoulement continu.



COMBI LAVABO ET WC
L'ensemble lavabo/WC avec diamètre intérieur de la cuvette ne permettant pas le passage d'une main, limitant ainsi le risque de dissimulation d'objets.

PRESTOTEM® 2 TOUCH®**MASTERMIX®**

Le robinet de douche temporisé tactile qui assure la sécurité des réseaux d'eau grâce à son système sans intercommunication ECS-EFS. Il dispose également d'une sécurité antibrûlure grâce à une double butée de température de 38 °C et 41 °C.

**PRESTO ECLAIR XL**

Le robinet de chasse temporisé mécanique. Son dispositif antisiphonique prévient d'éventuelles remontées d'eau polluée. Son installation encastrée ou en traversée de cloison évite tout risque d'arrachage ou de dégradation.

DES INSTALLATIONS PROPRES ET SÉCURISÉES


Pour les lieux ultrasécurisés, PRESTO développe des produits qui garantissent la sûreté des réseaux d'eau, ainsi qu'un niveau d'hygiène et de sécurité maximal pour les utilisateurs :

- nous proposons des gammes de **solutions antilégionnelles** avec rinçage automatique ;
- les robinets avec **technologie MasterMix®** sont sans intercommunication eau chaude/ eau froide sanitaires et sont antibrûlures ;
- la technologie thermostatique permet de maintenir une **température constante** ;
- nos robinets sans contact maintiennent une **hygiène maximale** ;
- nos produits avec rinçage automatique permettent de **purger le réseau** régulièrement et d'éviter la prolifération de bactéries.


Nous proposons une sélection de produits qui favorise la sécurité des personnes. Les produits de la gamme Inox empêchent notamment de cacher des objets dangereux dans la robinetterie.

LES CONDITIONS DE GARDE À VUE

Les salles de garde à vue des commissariats doivent respecter des normes strictes de sécurité et de confort. La propreté, les conditions d'hygiène et de sécurité sont rapportées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté.



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour améliorer la sécurité de vos sanitaires



L'ENTRETIEN

FAVORISER LA DURABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS

ESPACES ADMINISTRATIFS

Pour tous les lieux où la sécurité est élevée, l'entretien et la maintenance des équipements sont des défis quotidiens :

- des contraintes budgétaires fortes ;
- des réparations et des remplacements fréquents à éviter ;
- une accessibilité permanente et une rapidité d'intervention technique à garantir ;
- des équipements de travail fiables à mettre à disposition du personnel.

CELLULES

PRESTO 512 S®

Le robinet temporisé de lavabo en traversée de cloison particulièrement durable, avec un indice de réparabilité de 7/10.



**En France, environ
40 % DES DÉTENUS TRAVAILLENT,
notamment dans les travaux
d'entretien des prisons.**

Source : airzen.fr.



PRESTO BI-COMMANDE

Le robinet de lavabo encastré avec Système S® est composé de têtes interchangeables et de boutons non tournants évitant tout risque d'usure prématuée. Son repère par points de couleur est inusable.

ESPACE RÉHABILITATION



DES INSTALLATIONS PLUS RÉSISTANTES

Depuis toujours, PRESTO est engagé dans la lutte contre l'obsolescence programmée. La durabilité des produits est constamment améliorée, leur entretien optimisé :

- nous proposons des produits qui s'installent en **gaine technique**, permettant la maintenance sans passer par la cellule d'un détenu ou la chambre d'un patient ;
- nos produits **s'entretiennent facilement et naturellement** : le revêtement chromé se nettoie uniquement à l'eau savonneuse, **sans produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniaqués** ;
- nous contrôlons les produits à chaque étape de conception et de fabrication. Pour assurer la résistance de nos robinets mécaniques, nous réalisons des **tests d'endurance à plus de 500 000 manœuvres** ;
- nos produits **sont garantis 10 ans** ;
- nous formons les **centres techniques** pour qu'ils puissent intervenir sur l'entretien des produits ;
- nos produits sont **réparables et nos pièces détachées** sont disponibles pendant 10 ans minimum pour plus de 900 références.

LE RÔLE DES SURVEILLANTS DE PRISON

Les surveillants de prison sont souvent perçus comme des "gardiens," mais leur rôle inclut également des tâches de médiation et de soutien aux détenus. Ils doivent veiller à la sécurité, mais aussi contribuer au maintien d'un climat apaisé pour faciliter la réinsertion. Ils reçoivent d'ailleurs une formation en psychologie pour mieux gérer les tensions.

PRESTO 7100 XL N

Le robinet de chasse temporisé et mécanique à la maintenance aisée. Les composants sont accessibles par l'avant et le réseau est isolé grâce au robinet d'arrêt.



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour améliorer l'entretien de vos sanitaires

#ISAVEWATER
LEAU




MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS

Dans les établissements pénitentiaires et les hôpitaux psychiatriques, l'accès à l'eau est essentiel pour assurer l'hygiène et la santé des occupants. Ces établissements font cependant face à des défis importants en matière de gestion de l'eau, notamment liés à la surpopulation :

- des infrastructures parfois vieillissantes et très consommatrices d'eau ;
- un accès à l'eau permanent à garantir ;
- des dépenses énergétiques à maîtriser.

EN 2024, 524 MILLIONS D'EUROS
ont été consacrés à des constructions et extensions de prisons pour répondre à la surpopulation carcérale.



ESPACES ADMINISTRATIFS



DL 400 E SENSOR
Le robinet de douche temporisé sans contact qui permet d'économiser l'eau grâce au déclenchement marche/arrêt.



PRESTO NEO®

Le robinet temporisé mécanique de lavabo à la temporisation de 7 secondes (en version PRESTOGREEN) pour réaliser encore plus d'économies d'eau.



PRESTO 7100 XL N

Le robinet de chasse directe, temporisé sans contact et mécanique. Le volume de chasse est réglable sur demande via l'outil de programmation PRESTO :

- petit volume : 4 l (+/- 1 l), réglable de 2 à 6 l à 2,5 bars ;
- grand volume : 6 l (+/- 1 l), réglable de 4 à 9 l à 2,5 bars ;
- volume réglé à +/- 1,5 l sur la plage de 1,2 à 4 bars.

DES INSTALLATIONS QUI CONSOMMENT VRAIMENT MOINS D'EAU

Économiser l'eau fait partie de l'ADN de PRESTO. Nous développons des technologies uniques qui réduisent significativement les consommations.

Nos produits sont disponibles en trois technologies de temporisation :

- **mécanique** : arrêt de l'eau sans pression de l'utilisateur ;
- **tactile** : déclenchement par simple effleurement du bouton (fonction ON/OFF) ;
- **sans contact** : l'eau se déclenche sans contact et coule avec un temps défini.

Nos robinets à déclenchement électronique permettent le déclenchement et l'arrêt de l'eau par détection d'un mouvement des mains. Le robinet délivre la juste quantité d'eau nécessaire.


Nous nous engageons sur l'ensemble du cycle de vie de nos robinets mécaniques et électroniques, via les Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).

ÉCONOMISER ENCORE PLUS D'EAU

Certains de nos produits sont disponibles en version PRESTOGREEN®, pour un lavage de mains considérablement plus économique. Alors qu'une robinetterie traditionnelle utilise 4,80 l d'eau pour un débit de 9 l/min, la robinetterie PRESTOGREEN® n'en utilise que 0,38 l ou 0,44 l. Cela représente une économie de 93 % par rapport à un robinet traditionnel !



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour économiser l'eau
#isavewater



LE CONFORT

ADAPTER L'ENVIRONNEMENT À TOUS LES PUBLICS

Les commissariats, les établissements pénitentiaires et les hôpitaux psychiatriques accueillent des personnes adultes de tous âges, avec des situations physiques et psychologiques variables. Ils doivent proposer :

- des installations sanitaires adaptées aux capacités du public accueilli ;
- des équipements spécialisés pour les PMR ;
- des installations pensées pour faciliter le travail du personnel.



150 % DE TAUX D'OCCUPATION MOYEN DES PRISONS EN FRANCE.
Dans certains établissements, il dépasse 200 % et entraîne de vrais problèmes d'hygiène et de sécurité.

Source : vie-publique.fr.

SANITAIRES PMR CELLULES



LAVABO INOX

Le lavabo suspendu permettant un accès total aux personnes en fauteuil roulant et une utilisation confortable.



SANITAIRES PMR ADMINISTRATION

CUVETTE PMR ET BARRE COUDÉE À 135°

La cuvette longue qui facilite les transferts et la barre d'appui et de maintien qui permet de sécuriser les mouvements d'une personne en fauteuil roulant.



PRESTO NEO® DUO

Le mitigeur de lavabo temporisé et mécanique au déclenchement souple par manette ergonomique.

DES INSTALLATIONS ADAPTÉES

Pour garantir une utilisation facile et agréable aux occupants comme aux professionnels travaillant dans les lieux de haute sécurité, PRESTO développe une robinetterie simple d'utilisation et propose des accessoires sanitaires.

• Ergonomie adaptée à tous :

nous développons des produits intuitifs, faciles à déclencher ou à actionner, pour une utilisation confortable à tous les âges et pour les personnes à mobilité réduite.

Nous proposons une gamme complète d'accessoires sanitaires adaptés aux PMR et aux personnes âgées.

LE BIEN-ÊTRE DANS LES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES

De plus en plus d'hôpitaux psychiatriques adoptent une architecture favorable au bien-être des patients, avec des espaces ouverts et des jardins. Ces aménagements visent à réduire l'anxiété et à améliorer la réceptivité des patients aux traitements.



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour améliorer le confort de vos sanitaires

Cellules

LAVABO

Référence gamme	Désignation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
	31660 PRESTO 512® Robinet simple, temporisé, mécanique, traversée de cloison (de 1 à 200 mm), bec court antirotation, S®	6 l/min - 15 s	G 1/2"
	31100 PRESTO 512 S® Robinet seul, S®	6 l/min - 15 s	G 1/2"
s'associe avec 	18725 Commande à traversée de cloison (de 1 à 200 mm), eau froide	-	G 1/2"
s'associe avec 	30616 Bec droit long, temporisé mécanique, traversée de cloison (de 1 à 200 mm)	-	G 1/2"
	30901 Bec droit court, temporisé mécanique, traversée de cloison (de 1 à 200 mm)	-	G 1/2"
	31670 PRESTO 512® Robinet temporisé, mécanique, traversée de cloison (1 à 200 mm), bec long, S®	6 l/min - 15 s	G 1/2"
	71722 INOX Combi lavabo eau chaude et eau froide, pour WC posé au sol à gauche, traversée de cloison	-	-
	71724 INOX Combi lavabo eau chaude et eau froide, pour WC posé au sol à droite, traversée de cloison	-	-
	13060 PRESTO ECLAIR XL Robinet simple, temporisé, mécanique, traversée de cloison (15 à 200 mm), pour chasse directe, S®	9 l - 7/9 s	G 1"1/4
	14260SB PRESTO P1000 XL Kit robinet temporisé, mécanique et commande à traversée de cloison (15 à 200 mm), S®	6/9 l - 6/9 s	G 3/4"
	18730 Commande à traversée de cloison (1 à 200 mm) seule, eau chaude	-	G 1/2"
	31186 PRESTO 512® Kit robinet mécanique et temporisé, pomme de douche, S®, traversée de cloison (1 à 140 mm)	6 l/min - 20 s	G 1/2"
	38370 PRESTO 500 S® Robinet seul, S®	20-35 s	-

Locaux techniques, ménage, buanderie, blanchisserie

VIDOIR

Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
	35302 PRESTO P3500 Mitigeur monobloc monocommande temporisé, mural	-	5 l/min - 15 s	G 1/2"-G 3/4"

Infirmerie (dont unité de consultation de soins ambulatoires)

LAVABO

Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
	55160 VOLTA® Mitigeur sans contact, sur plage	Pile	3 l/min	G 3/8"
	30315 BEC Bec tube ø 26 mm, mural aérateur antitarbre, rosace	-	-	G 1/2"
s'associe avec 	31683 PRESTO 712 Commande fémorale, NF/II, manette 340 mm	-	6l/min - 15 s	G 1/2"

Espace réhabilitation

LAVABO
URINOIR
DOUCHE
CHASSE / WC

Référence gamme	Désignation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
	30212 PRESTO 504® Robinet simple, temporisé et mécanique, encastré, bec court, S®	3 l/min - 15 s	G 1/2"
	15233 PRESTO 60 B Robinet temporisé et mécanique, encastré, rosace antivandalisme et gabarit de pose	30 l/min - 6 s	G 3/4"
	14303SB PRESTO 1000 XL E DVA ECO Robinet temporisé et mécanique, chasse directe, pour cuvettes sans bride, double volume ajustable, encastré	2-4 l/4 s - 2 s	G 3/4"
	35941 PRESTO ALPA® Mitigeur temporisé et mécanique, monocommande, encastré	8 l/min - 30 s	G 3/4"

Espaces collectifs : sanitaires salles de sport, ateliers, cours de promenade

LAVABO
URINOIR
CHASSE / WC

Référence gamme	Désignation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
	71024 INOX Lavabo plan vasque suspendu avec 2 vasques ø 360 mm et dossier anti-éclaboussures 100 mm, pour robinets muraux ou sur plage	-	-
	35028 PRESTO 3500 Mitigeur temporisé et mécanique, traversée de cloison (maximum 100 m), S®	6 l/min - 15 s	G 3/4"
	65210 PRESTO NEO INOX Robinet simple temporisé et mécanique, sur plage	3 l/min - 7 s (PRESTOGREEN)	G 1/2"
	71308 INOX Urinoir suspendu, 2-3 utilisateurs, 566 x 330 x 1 200 mm	-	-
	31880 PRESTO 12 Kit robinet temporisé, mécanique et commande à traversée de cloison (15 à 200 mm)	9 l/min - 6 s	G 1/2"
	13061 PRESTO ECLAIR XL Kit robinet temporisé, mécanique et commande à traversée de cloison (200 à 300 mm), S®	9 l/min - 7/9 s	

Espaces administratifs et de visites (greffes, parloirs, unités de visite familiale)

LAVABO
CHASSE / WC

Référence gamme	Désignation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
	68400 PRESTO NEO® Mitigeur temporisé et mécanique, sur plage	3 l/min - 15 s	G 3/8"
	14251SB PRESTO 1000 XL E Robinet temporisé, mécanique encastré, chasse directe, pour cuvettes sans bride	6/9 l - 6/9 s	G 3/4"
	18547SB PRESTO 1000 XL E Bâti-support simple volume	6/9 l	G 3/4"

Accessoires pour cellules, espaces collectifs et administratifs

LAVABO

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
LAVABO	60377 DISTRIBUTEUR DE SAVON	Distributeur de savon ou de gel hydroalcoolique, électronique, applique	-	0,8 l	-
	60560	Distributeur d'essuie-mains pour essuie-mains pliés en Z ou C	-	-	-
	60395IB PRESTO LINEA®	Sèche-mains automatique	Secteur	-	-
	71904 INOX	Miroir inox sur support bois, 500 x 400 mm	-	-	-
CHASSE / WC	60554	Distributeur de papier toilette en bobine	-	-	-
	60355	Patère	-	-	-
	71400 INOX	Cuvette WC turc, compatible avec chasse directe	-	-	-
DOUCHE	29155	Pomme de douche fixe avec grille fixe antivandalisme, traversée de cloison (de 1 à 200 mm)	-	-	-
	84006 PRESTOTHERM	Mitigeur centralisé	-	5-55 l/min à 3 bars	Entrées et sortie G 3/4"
	29006 REGULATEUR THERMOSTATIQUE	Régulateur thermostatique de sécurité avec blocage de température interne de 20 à 65°	-	4-43 l/min à 3 bars	Entrées et sortie G 1/2"
	29002 REGULATEUR THERMOSTATIQUE	Régulateur avec blocage de température interne	-	5-57 l/min à 3 bars	Entrées et sortie G 3/4"
	60476	Siphon de sol pour sol carrelé à hauteur réglable, sortie verticale	-	48 l/min	-
	91037	Porte gel douche	-	-	-
	91026	Kit d'adaptation pour l'alimentation arrière	-	-	-

Poste sécurité

	Référence gamme	Désignation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
	85671	Combiné de douche et lave-yeux de sécurité	26l/min (lave-yeux)	-

Sanitaires PMR

	Référence gamme	Désignation	Débit/Volume Temporisé	Raccordement
LAVABO	68052 PRESTO NEO® DUO	Mitigeur temporisé mécanique, sur plage, S®	3 l/min	G 3/8"
	71018 INOX	Lavabo PMR extraplat, suspendu, mural	-	-
CHASSE / WC	71704 INOX	Cuvette WC PMR avec fixations murales pour montage avant, compatible pour chasse directe, 700 x 360 x 480 mm	-	-
	71690 INOX	Abattant WC en PVC noir résistant, avec lunette, charnières et visserie en inox 304	-	-
DOUCHE	60107	Cuvette longue ergonomique, suspendue et hygiénique, NF, longueur 700 mm	-	-
	60324	Barre coudée à 135°, ø 32 mm, L = 400 x 400 mm	-	-
	60326	Barre relevable à béquille, ø 32 mm, L = 650 mm	-	-
	60329	Barre coudée modèle gauche 90°, ø 32 mm, L = 450 x 750 mm	-	-
	60480	Siège de douche relevable avec pieds ajustables 420 x 420 x 390 - 500 mm	-	-

Sanitaires administration et vestiaires personnels

	Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisé	Raccordement
LAVABO	68401 PRESTO NEO	Mitigeur temporisé, mécanique, sur plage	-	3 l/min - 7 s (PRESTOGREEN)	G 3/8"
	66005 PRESTO NEO®	Robinet simple temporisé, mécanique, mural, eau froide	-	3 l/min - 7 s (PRESTOGREEN)	G 1/2"
DOUCHE	55383 PRESTO NOVA®	Mitigeur sans contact, sur plage	Pile	1,9 l/min (PRESTOGREEN)	G 3/8"
	55371 PRESTO SENSAO 8400 N	Robinet temporisé sans contact, applique, équerre	Pile	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
CHASSE / WC	88860 PRESTO TOUCH® MASTERMIX	Robinet temporisé, tactile, douchette à main	-	6 l/min	Haute ou arrière*
	27400 DL 400 SE®	Robinet simple temporisé, mécanique, NF/I	-	6-8 l/min - 20-35 s	G 1/2"
	27471 DL 400 E-SENSOR	Robinet simple temporisé, sans contact	Pile	6-8 l/min - 30 s	G 1/2"
	14300SB PRESTO 1000 XL E DVA	Robinet temporisé, mécanique, encastré, cuvettes SB	-	3-6 l	G 3/4"
	18460SB	Bâti-support autoportant pour chasse directe, cuvette sans bride	-	3-6 l	G 3/4"
	55432SB PRESTO 7100 XL N	Robinet de chasse directe temporisé sans contact et mécanique, cuvettes sans bride, S®	Secteur	4/6 l - 4/6 s	-
	18493SB	Bâti-support, S®	Secteur	4/6 l	G 3/4"

* Pour l'alimentation arrière, nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026. S® : Système Sécurité Antiblocage.



PRESTO équipe les lieux recevant
du public, parfois sensible, avec
la robinetterie française la plus
écologique et la plus économique.

PRESTO
aime l'eau

www.presto.fr / www.presto-group.com

Découvrir tout l'univers PRESTO® dans notre showroom virtuel
sur <https://presto.fr/fr/entreprise/showroom/>

Toute notre documentation technique à télécharger
sur prestodatashare.com

Les objets BIM à télécharger
sur www.prestobim.com



PRESTO



LES ROBINETS PRESTO S.A.

7, RUE RACINE

92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE

Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | Fax : +33 (0)1 40 92 00 12

Email : serviceclient@presto-group.com

PRESTO SUISSE SARL

BOULEVARD DE PÉROLLES 7

CH-1701 FRIBOURG

Mobil: +41 78 718 13 09

E-mail : adv.export@presto.fr

PRESTO BELGIQUE SPRL

CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 999

1180 UCCL - BELGIQUE

Tél. : +32 (0)2 588 23 22

E-mail : adv.export@presto.fr

presto_group

Les Robinets PRESTO

presto_robinets

Presto Robinets

@GroupePresto