


BIEN- VENUE AU CŒUR DE L'ACTIVITÉ



ROBINETTERIE POUR LES BUREAUX, LES LIEUX DE DIVERTISSEMENT
ET LES CENTRES COMMERCIAUX

PRESTO
aime l'eau



SOMMAIRE

LES ENJEUX DE LA ROBINETTERIE

L'entretien : faciliter la maintenance et la durabilité des installations	4 - 5
L'eau : réduire la consommation d'eau et d'énergie	6 - 7
Le design : proposer une expérience agréable et confortable pour tous	8 - 9
L'hygiène : garantir la propreté des lieux et la sécurité des utilisateurs	10 - 11

LA SÉLECTION TERTIAIRE

Sanitaires publics / Infirmerie / Local ménage	12
Sanitaires employés	13
Sanitaires PMR	14
Accessoires	15



L'ACTIVITÉ

DES BÂTIMENTS TERTIAIRES

Dans les entreprises, les centres commerciaux, les lieux culturels et de divertissement, le service est primordial. Dans les bureaux comme dans les espaces ouverts aux visiteurs, les attentes du public sont très fortes en matière de design, de confort, mais aussi de respect de l'environnement. Les sanitaires sont en tête de ces exigences !

Les sanitaires des entreprises

Ils doivent renvoyer une image positive aux collaborateurs et aux visiteurs, tout en respectant la réglementation en vigueur et en résistant à l'usage intensif et collectif.

Les sanitaires des centres commerciaux


Ils accueillent au quotidien plusieurs milliers de personnes. L'enjeu est double : gérer la foule du point de vue de la disponibilité des sanitaires et assurer son confort.

Les sanitaires des lieux de divertissement

Leur utilisation est très intensive dans les théâtres, les musées, les cinémas, en raison d'une fréquentation rythmée par les horaires des films et des spectacles. Ils doivent être capables de tenir la cadence d'un flux rapide de visiteurs.

Tous ont aussi besoin d'économiser l'eau. En intégrant ces enjeux précis dans le développement de ses produits, PRESTO participe à l'amélioration de la performance des infrastructures, tout en contribuant de manière significative à la protection de l'environnement et à la santé publique.

PRESTO aime l'eau



L'ENTRETIEN

FACILITER LA MAINTENANCE ET LA DURABILITÉ DES INSTALLATIONS

Les entreprises, les lieux culturels et les centres commerciaux ont pour point commun de subir de fortes affluences de personnes dans la journée. Cette particularité augmente considérablement les contraintes liées à l'entretien des installations sanitaires :

- des coûts d'installation à maîtriser ;
- une utilisation en continu à gérer ;
- l'entretien et la maintenance à optimiser ;
- l'efficacité et la disponibilité des équipements à garantir.




25 LITRES PAR HEURE
c'est la perte causée par
une chasse d'eau qui fuit !

Source : le Centre d'information sur l'eau.



PRESTO NEO®

Le robinet de lavabo temporisé et mécanique, dont la maintenance est facilitée par une tête interchangeable, facile à remplacer. Il est particulièrement fiable et durable, grâce au fil frein, élément clé du mécanisme autonettoyant, qui garantit une temporisation constante.



SENSAO® 8400 N

Le robinet d'urinoir temporisé sans contact qui s'installe en seulement 15 minutes pour la version équerre et qui s'entretient facilement grâce à un accès direct aux composants sans démonter le robinet.

**DL 400 SE®**

Le robinet de douche temporisé et mécanique, dont la maintenance est facilitée grâce à des picots anticalcaires nettoyables en un passage de doigt.

DES INSTALLATIONS RÉSISTANTES ET DURABLES

PRESTO développe des produits spécifiquement adaptés à l'utilisation intensive, faciles à entretenir et à réparer.

- Nous contrôlons les produits à chaque étape de conception et de fabrication. Pour assurer la résistance de nos robinets mécaniques, nous réalisons des **tests d'endurance à plus de 500 000 manœuvres**.
- Nos produits sont **garantis 10 ans**, ils sont réparables et nos **pièces détachées** sont disponibles pendant 10 ans minimum pour plus de 900 références.
- L'installation et la maintenance de nos produits sont faciles et rapides, notamment grâce à un **accès direct aux composants**.
- Nos produits **s'entretiennent facilement et naturellement** : le revêtement chromé se nettoie uniquement à l'eau savonneuse, sans produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniaqués.
- **Nous mettons à disposition :**
 - des **vidéos de maintenance sur YouTube** : @GroupePresto ;
 - **une application d'aide à la sélection des pièces détachées**, disponible sur Google Play ou App Store : LES ROBINETS PRESTO

LES TOILETTES EN ENTREPRISE

Dans une entreprise, il doit y avoir au moins 1 toilette et 1 urinoir pour 20 hommes, et 2 toilettes pour 20 femmes. L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des toilettes et des urinoirs au moins une fois par jour.



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour améliorer l'entretien de vos installations

L EAU

#ISAVEWATER



RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉNERGIE

Dans les lieux où les installations sanitaires sont sollicitées en permanence, la bonne gestion de l'eau est cruciale. Il s'agit de prendre sa part de responsabilité vis-à-vis des enjeux environnementaux, tout en assurant un service optimal :

- une attitude exemplaire à adopter en matière de gestion des ressources naturelles ;
- des dépenses énergétiques à maîtriser ;
- un fonctionnement en continu à garantir.



**La consommation d'eau moyenne dans les bureaux en France :
40 LITRES/JOUR PAR EMPLOYÉ.**

Source : IOT Factory.

PRESTO NOVA®

Le mitigeur de lavabo sans contact qui permet d'économiser l'eau. Sa cellule intelligente est paramétrable avec une fonction d'autoapprentissage permet d'éviter les déclenchements intempestifs.



PRESTO 7100 XL N

Le robinet de chasse temporisé, sans contact et mécanique qui réduit la consommation de l'eau. La détection automatique du double volume est réalisée en fonction du temps de présence de l'utilisateur.



SENSAO® 8300 N

Le robinet d'urinoir temporisé et sans contact qui permet de maîtriser la consommation d'eau grâce à un débit réglé de 1 à 5 bars, et un volume de rinçage délivré réduit.



DES INSTALLATIONS QUI CONSUMMENT VRAIMENT MOINS D'EAU

Depuis toujours, économiser l'eau fait partie de l'ADN de PRESTO. Nous développons des technologies uniques qui réduisent significativement les consommations.

Nos produits sont disponibles en trois technologies de temporisation :

- **mécanique** : arrêt de l'eau sans pression de l'utilisateur ;
- **tactile** : déclenchement par simple effleurement du bouton (fonction Start/Stop) ;
- **sans contact** : l'eau se déclenche sans contact et coule avec un temps défini.

Nos robinets à déclenchement électronique permettent le déclenchement et l'arrêt de l'eau par détection d'un mouvement des mains. Le robinet délivre la juste quantité d'eau nécessaire.


Nous nous engageons sur l'ensemble du cycle de vie de nos robinets mécaniques et électroniques, via les Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).

ÉCONOMISER ENCORE PLUS D'EAU

Vous retrouverez notre Indicateur **PRESTOGREEN®** sur certains de nos produits permettant d'identifier nos robinets qui vont encore plus loin dans l'économie d'eau. Alors qu'une robinetterie traditionnelle de lavabo utilise 4,80 l d'eau pour un débit de 9 l/min, la robinetterie électronique identifiée avec l'indicateur **PRESTOGREEN®** n'en utilise que 0,38 l ou 0,44 l. Cela représente une économie de 93 % par rapport à un robinet traditionnel !



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour économiser l'eau
#isavewater



LE DESIGN

PROPOSER UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE ET CONFORTABLE POUR TOUS

Il s'agit de satisfaire les attentes du public en matière de confort et d'esthétisme notamment, y compris dans les sanitaires :

- des attentes grandissantes en matière d'expérience utilisateur;
- une bonne image à renvoyer ;
- un public varié, pour lequel les installations doivent être adaptées (enfants, personnes âgées, PMR...);
- un confort d'utilisation à garantir.



SÈCHE MAINS LINEA®
NOIR MAT

Disponible en 7 finitions, il s'accorde à la perfection avec le reste des produits de la gamme LINEA® : le robinet sans contact et le distributeur de savon.

**+11% de fréquentation
des musées et des lieux culturels
français en 2023 !**

Source : CLIC.

PRESTO SO' O®

Le robinet de lavabo, idéal pour les vasques posées, au déclenchement sans contact adapté aux PMR, aux enfants et aux personnes âgées.

**PRESTO LINEA® TOUCH®**

Le robinet de lavabo temporisé tactile, avec un déclenchement sans effort grâce au bouton Touch, recommandé pour l'utilisation des PMR.

**PRESTO LINEA®**

Le mitigeur de lavabo sans contact au design linéaire intemporel, s'intégrant dans tous les environnements. Plusieurs finitions sont disponibles : noir mat, noir poli, inox brossé, cuivre brossé, or brossé et rainbow.



UNE BONNE EXPÉRIENCE JUSQUE DANS LES INSTALLATIONS SANITAIRES

Pour favoriser une bonne image des établissements culturels et des entreprises, PRESTO développe des gammes de produits au design intemporel et à l'ergonomie adaptée à tous.

- **Personnalisation** : nos produits sont personnalisables avec un logo, du texte ou des couleurs (demandes de personnalisation à chiffragechantier@presto-group.com ou à un agent commercial).
- **Ergonomie** : nos différentes technologies (tactile, sans contact, par détection) permettent un confort maximal des usagers ainsi qu'une utilisation adaptée à tous : les enfants ; les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite...
- **Design** : nous proposons des gammes de produits esthétiques et intemporelles, telles que la gamme PRESTO LINEA®.

DES TOILETTES QUI MARQUENT LES ESPRITS

Longtemps limitées à leur fonction élémentaire, les toilettes deviennent pour les ERP un moyen de se démarquer. Les architectes, artistes et designers en ont fait un nouveau terrain de jeu : les toilettes nouvelle génération sont plus design et confortables, prennent mieux en compte les problématiques environnementales et sociales, et sont parfois même de véritables œuvres d'art !



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour rendre vos installations plus design

L'HYGIÈNE

GARANTIR LA PROPRETÉ DES LIEUX ET LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

Dans les bureaux comme dans les parties accessibles au public, les normes à respecter en termes d'hygiène et de sécurité sont strictes. Au-delà de l'aspect réglementaire, c'est l'image du lieu qui est en jeu.

Les contraintes sont nombreuses :

- des normes d'hygiène très spécifiques à chaque secteur d'activité ;
- une utilisation intensive et un entretien régulier à effectuer, parfois alors que les sanitaires sont utilisés ;
- un public parfois peu respectueux des recommandations d'hygiène ;
- une accessibilité permanente aux sanitaires et une rapidité d'intervention technique à garantir.

2 500 c'est le nombre de fois où nous allons aux WC chaque année.

Source : L'Organisation mondiale des toilettes.



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE TACTILE VERSION MASTERMIX®

Il garantit la sécurité des réseaux (sans intercommunication ECS-EFS) et la sécurité des utilisateurs (cartouche thermostatique antibrûlure, arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide conformément à la NF EN 1111).

DÉTECTION MODULAIRE POUR BARRIÈRE D'URINOIRS

Le système avec rinçage de plusieurs cuvettes simultanément, programmable par PRESTOCOM. Le mode « affluence » permet de détecter une forte fréquentation et d'espacer le rinçage des cuvettes en conséquence. Il est particulièrement adapté au rythme des salles de spectacles qui ont des entractes.

**DÉTECTION MODULAIRE**

Le robinet de lavabo et d'urinoir à déclenchement automatique sans contact qui garantit une hygiène optimale.

**PRESTO 12 A ET DISCONNECTEUR**

Le disconnecteur avec douche associée pour l'hygiène intime, qui optimise le confort dans les sanitaires des bureaux.

DES INSTALLATIONS PROPRES ET SÉCURISÉES


PRESTO développe des produits qui garantissent la sûreté des réseaux d'eau, ainsi qu'un niveau d'hygiène et de sécurité maximal pour les utilisateurs :

- nous proposons des gammes de **solutions antilégionnelles** avec rinçage automatique ;
- les robinets avec **technologie MasterMix®** sont sans intercommunication eau chaude/eau froide sanitaire et sont antibrûlures ;
- la technologie thermostatique permet de maintenir une **température constante** ;
- nos robinets sans contact maintiennent une **hygiène maximale** ;
- nos produits avec rinçage automatique permettent de **purger le réseau** régulièrement et d'éviter la prolifération de bactéries.

L'HYGIÈNE DES TOILETTES PUBLIQUES

Les toilettes publiques ont mauvaise réputation : lavabos, lunettes des toilettes, poignées de porte... sont perçus comme de véritables nids à microbes. Un certain nombre d'équipements bien étudiés peuvent pourtant atténuer considérablement ce sentiment, comme les chasses électroniques à déclenchement sans contact.

Le plus important, c'est de se laver les mains !



Infos et conseils sur nos réseaux sociaux pour améliorer la propreté de vos installations

Sanitaires publics

LAVABO

Référence gamme	Désignation	Finition	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement		
	66015 PRESTO NEO®	Robinet simple temporisé, mécanique, eau froide, mural	Chrome	-	3 l/min - 7 s (PRESTOGREEN)	G 1/2"	
	55405 PRESTO NOVA®	Mitigeur, sans contact, plage, finition noir mat	Noir mat	Secteur	3 l/min	G 3/8"	
	56198 PRESTO SO'0®	Mitigeur sans contact, plage	Noir et capot or rose	Secteur	3 l/min	G 3/8"	
	57104 PRESTO LINEA®	Mitigeur, sans contact, mural, traversée de cloison	Chrome*	Secteur	3 l/min	G 3/8"	
URINOIR		31707 PRESTO 12 NEO	Robinet temporisé, mécanique, équerre, applique, NF	Chrome	-	9 l/min - 6 s	G 1/2"
		55371 PRESTO SENSAO 8400 N	Robinet temporisé sans contact, applique, équerre	Chrome	Pile	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
		55440 PRESTO SENSAO 8600 N	Robinet temporisé sans contact, avec bouton, encastré	Inox brossé 304L	Secteur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
CHASSE / WC		14300SB PRESTO 1000 XL E DVA	Robinet temporisé mécanique, encastré, S®, pour chasse directe, cuvettes sans bride	Chrome brossé	-	3-6 l - 6-9 s/2-5 s	G 3/4"
		18460SB BATI-SUPPORT	Bâti-support à chasse directe, à double volume ajustable, S®, pour cuvettes sans bride	-	-	3-6 l	G 3/4"
		55432SB PRESTO 7100 XL N	Robinet temporisé sans contact et mécanique, encastré, S®	Inox brossé 304L	Secteur	4-6 l - 4/6 s	G 3/4"
		18493SB BATI-SUPPORT	Bâti-support à chasse directe pour cuvettes sans bride, S®	-	Secteur	4-6 l	G 3/4"

Infirmerie

LAVABO

Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement	
	55160 PRESTO VOLTA®	Mitigeur sans contact, plage	Pile	3 l/min	G 3/8"

VIDOIR

Référence gamme	Désignation	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement	
	35302 PRESTO 3500	Mitigeur monobloc monocommande temporisé mécanique, mural	-	5 l/min - 15 s	G 1/2"-G 3/4"

Sanitaires employés

LAVABO

Référence gamme	Désignation	Finition	Alimentation	Débit/Volume Temporisé	Raccordement	
	68401 PRESTO NEO®	Mitigeur temporisé, mécanique, plage	Chrome	-	3 l/min - 7 s (PRESTOGREEN)	G 3/8"
	57108 PRESTO LINEA®	Mitigeur sans contact, mural	Chrome*	Secteur	1,9 l/min (PRESTOGREEN)	G 3/8"
	56201 PRESTO SO'0®	Mitigeur sans contact, plage, réhausse 150 mm	Chrome et capot chromé	Pile	3 l/min	G 3/8"
	56240 PRESTO SO'0®	Robinet simple, sans contact, plage	Chrome et capot chromé	Pile	1,9 l/min (PRESTOGREEN)	G 3/8"
	55393 PRESTO NOVA®	Robinet simple, sans contact, plage	Chrome et capot noir chromé	Pile	3 l/min	G 3/8"
	52506 DETECTION MODULAIRE	Barrière électronique sans contact pour batterie d'urinoirs, encastré	Chrome	Secteur	110 l/min ou 1,8 l/sec - 6 s	G 3/4"
	55480 SENSAO® 8300 N	Robinet temporisé sans contact, encastré	Noir	Pile	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min - 6 s	G 1/2"
	14303SB PRESTO 1000 XL E DVA ECO	Robinet temporisé mécanique, encastré, S®, pour cuvette sans bride, double volume ajustable	Chrome brossé	-	2-4 l - 4 s / 2 s	G 3/4"
	18524SB BATI-SUPPORT	Bâti support pour cuvettes sans bride, S®	-	-	2-4 l	G 3/4"
	55478SB PRESTO 7200 XL N	Robinet temporisé sans contact et mécanique, encastré, S®, pour cuvette sans bride	Noir	Pile	4-6 l - 4/6 s	G 3/4"
	18495SB BATI-SUPPORT	Bâti support à chasse directe dédié aux cuvettes sans bride, S®	-	Pile	4-6 l	G 3/4"
	14211 PRESTO 1000 XL ECO	Robinet temporisé mécanique, applique	Chrome	-	2-4 l - 4 s	G 3/4"
	39207 LAVE-BASSIN	Douchette avec flexible, bouton-poussoir, applique	Chrome	-	-	G 1/2"
	90613	Presto 12 A et disconnecteur	Chrome	-	-	G 1/2"
	27400 DL 400 SE®	Robinet simple temporisé, mécanique, NF/I	Gris satin	-	6-8 l/min - 20-35 s	G 1/2"
	27432 DL 400 E TOUCH®	Robinet simple temporisé, tactile	Gris satin	Pile	6-8 l/min - 30 s Temporisation paramétrable	G 1/2"
	27471 DL 400 E SENSOR	Robinet simple temporisé, sans contact	Gris satin	Pile	6-8 l/min - 30 s Temporisation paramétrable	G 1/2"
	88858 PRESTOTEM® 2	Mitigeur thermostatique Mastermix, temporisé et tactile	-	Pile	6 l/min	G 1/2"

Sanitaires PMR

LAVABO

Référence gamme	Désignation	Finition	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement	
	57280 PRESTO LINEA® TOUCH®	Mitigeur temporisé tactile, plage	Chrome	Pile	1,9 l/min - 7 s	G 3/8"
 s'associe avec	52503 DETECTION MODULAIRE	Robinet sans contact, traversée de cloison	Chrome	Secteur	3 l/min	G 1/2"
	30315 BEC	Bec tube long	Chrome	-	-	G 1/2"
		Mitigeur temporisé mécanique, plage	Chrome et manette grise	-	Double tempo 7/11 s	G 3/8"
	60001	Lavabo ergonomique avec bonde flexible	-	-	-	-
	60427	Miroir inclinable	-	-	-	-
	18605	Bâti support à réservoir pour cuvette et commande pneumatique déportée	-	-	3-6 l	G 1/2"
	60107	Cuvette ergonomique longue suspendue Lg = 700 mm	-	-	-	-
	60118	Abattant pour cuvette longue	-	-	-	-
	60324	Barre coudée à 135°, Ø 32 mm, L = 400x400 mm	Inox 304 brossé	-	-	-
	60326	Barre relevable à béquille, Ø 32 mm, L = 650 mm	Inox 304 brossé	-	-	-
	60315	Barre droite, Ø 32 mm, L = 500 mm	Inox 304 brossé	-	-	-
	60647 BANC	Banc de douche	Acier époxy blanc	-	-	-
	60761	Barre 90°, Ø 34 mm, L = 450x750mm	Aluminium gainé ABS antibactérien	-	-	-

DOUCHE

Accessoires

	Référence gamme	Désignation	Finition	Alimentation	Débit/Volume Temporisation	Raccordement
LAVABO	60632 DISTRIBUTEUR DE SAVON	Distributeur de savon mécanique, fenêtre de contrôle, mural	Inox poli brillant	-	0,8 l	-
	60380 DISTRIBUTEUR DE SAVON	Distributeur de savon ou mousse ou gel hydroalcoolique électronique, mural, traversée de cloison	Chrome	Secteur	1 l	-
	60382 DISTRIBUTEUR DE SAVON	Distributeur de savon électronique, plage	Chrome	Secteur	1 l	-
	60559 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS	Distributeur d'essuie-mains pour essuie-mains pliés en Z ou C	Inox brossé	-	-	-
	60362 E-DRY	Sèche-mains automatique sans contact avec céramique absorbante, mural	ABS Blanc et Gris	Secteur	-	-
	60395 NM PRESTO LINEA®	Sèche-mains automatique, mural	Noir mat*	Secteur	-	-
URINOIR	60395 C-DRY	Sèche-mains automatique, mural	Chrome*	Secteur	-	-
	39102	Siphon équerre pour urinoir	-	-	-	-
	60629	Poubelle murale	Inox poli brillant	-	7 l	-
	60355	Patère 1 tête	Inox brossé	-	-	-
	60550	Porte-balayette complet	Chrome	-	-	-
	60554	Distributeur de papier toilette en bobine	Inox brossé	-	-	-
CHASSE / W/C	60556	Distributeur de papier toilette pour rouleau individuel	Inox poli brillant	-	-	-
	60476	Siphon de sol pour sol carrelé à hauteur réglable, sortie verticale	-	-	48 l/min	-
	91037	Porte gel douche	Chrome	-	-	-
	84006 PRESTOTHERM 55 L	Mitigeur centralisé thermostatique	-	-	5-55 l/min à 3 bars	G 3/4"
	29006	Régulateur thermostatique de sécurité avec blocage de température interne de 20 à 65°	-	-	4-43 l/min à 3 bars	G 1/2"

* Disponible en : Chrome, Noir Mat (NM), inox brossé (IB), noir poli (NP), or brossé (OB), cuivre brossé (OB), rainbow (RA).

PRESTO équipe les lieux recevant
du public, parfois sensible, avec
la robinetterie française la plus
écologique et la plus économique.

PRESTO
aime l'eau

www.presto.fr / www.presto-group.com

Découvrir tout l'univers PRESTO® dans notre showroom virtuel
sur <https://presto.fr/fr/entreprise/showroom/>

Toute notre documentation technique à télécharger
sur prestodatashare.com

Les objets BIM à télécharger
sur www.prestobim.com



PRESTO



LES ROBINETS PRESTO S.A.

7, RUE RACINE

92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE

Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | Fax : +33 (0)1 40 92 00 12

Email : serviceclient@presto-group.com

PRESTO SUISSE SARL

BOULEVARD DE PÉROLLES 7

CH-1701 FRIBOURG

Mobil: +41 78 718 13 09

E-mail : adv.export@presto.fr

PRESTO BELGIQUE SPRL

CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 999

1180 UCCL - BELGIQUE

Tél. : +32 (0)2 588 23 22

E-mail : adv.export@presto.fr

presto_group

Les Robinets PRESTO

presto_robinets

Presto Robinets

@GroupePresto