

Applique



I vestiti di *Matteo Thun*

Quando la leggerezza della luce si fonde con una resa architettonica dal design essenziale ed innovativo, nascono proposte uniche dal forte impatto emozionale. Forme semplici, primitive e geometriche caratterizzano i “Vestiti di Matteo Thun”, ideati dalla collaborazione creativa tra Simes e il prestigioso architetto e designer italiano. Un perfetto equilibrio tra espressioni materiche sostenibili e differenti: i “Vestiti di Matteo Thun” sono caratterizzati dall’unione del calore del legno in Teak e il rigore minimalista dell’alluminio, superfici realizzate ad hoc per migliorare la qualità dell’effetto luminoso. Eleganza naturale e fascino poetico che vestono di charme gli ambienti con uno stile inconfondibile e senza tempo.



Paletti





I VESTITI DI MATTEO THUN Applique, paletto, segnapasso di superficie

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
 Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato.
 Diffusore in vetro temprato e puntinato.
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.
 Apparecchio precablato con 1m cavo in neoprene per connessione in scatola di derivazione remota (Miniskill).
 Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo (Skill).
 Apparecchio precablato con 1m di cavo in neoprene per connessione in scatola di derivazione remota (Look/Cool Applique).
 Apparecchio precablato con cavo in neoprene e connettore per connessione nel paletto (Look/CoolPaletto).
 Guarnizioni in silicone.
Doppia verniciatura extra resistente.

Colori:

- Bianco + legno teak (cod. 01)
- Bronzo brunito + legno teak (cod. 20)

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
 CLASSE III ⚡ MINISKILL 24V c.c.
 CLASSE II 📏 LOOK e COOL
 CLASSE I ⚡ SKILL

Resistenza meccanica
 IK 06 LOOK e COOL
 IK 08 SKILL
 ⚡ IK 08 LOOK e COOL


Versioni led 4000K CR190
 disponibili su richiesta.

BREVETTATO

Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del legno, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale.



Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Miniskill verticale




L.9230W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 424lm
 Flusso luminoso apparecchio 187lm
 Potenza totale assorbita 4,7W **24V DC**
 Necessita di alimentatore remoto
 tensione costante (pag. 468-469)





Skill quadrato




L.9260W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1016lm
 Flusso luminoso apparecchio 360lm
 Potenza totale assorbita 9,7W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





Skill rettangolare




L.9240W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1270lm
 Flusso luminoso apparecchio 422lm
 Potenza totale assorbita 13W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





LOOK LEGNO





L.9201W emissione singola

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm
 Flusso luminoso apparecchio 475lm
 Potenza totale assorbita 12,5W
 220V-230V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




L.9202W emissione doppia

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm
 Flusso luminoso apparecchio 389lm
 Potenza totale assorbita 12,5W
 220V-230V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile






L.9211W Paletto H 580mm

MID-POWER LED **3000K** CRI90 970lm
 Flusso luminoso apparecchio 334lm
 Potenza totale assorbita 12,5W
 220V-230V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



L.9206W Paletto H 580mm

MID-POWER LED **3000K** CRI90 970lm
 Flusso luminoso apparecchio 334lm
 Potenza totale assorbita 12,5W
 220V-230V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




S.7249 FLANGIA PER PALETTO MINILOOK

Da cementare per il fissaggio dei paletti L.9206W e L.9211W.






S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).





L.9231W □ Applique

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm
 Flusso luminoso apparecchio 488lm
 Potenza totale assorbita 12,5W
 220V-230V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





L.9241W □ Paletto H 580mm

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm
 Flusso luminoso apparecchio 488lm
 Potenza totale assorbita 12,5W
 220V-230V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



L.9236W □ Paletto H 220mm

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm
 Flusso luminoso apparecchio 488lm
 Potenza totale assorbita 12,5W
 220V-230V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



S.7249

FLANGIA PALETTO MINICOOL

Da cementare per il fissaggio dei paletti L.9236W e L.9241W.



S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).