

23 MIRAGE BOOK .43

www.mirage.it



MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING®

MIRAGE BOOK 2023


MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

INSPIRING BETTER LIVING





• 2023



• 2016



• 2008

• 1998

• 1973



Fifty Years of Passion and Innovation

[IT]

Da 50 anni i nostri prodotti raccontano storie di persone, emozioni, promuovendo la qualità dell'abitare come componente fondamentale della vita quotidiana.

Progettiamo tutti i giorni pensando al futuro, per soddisfare al meglio il bisogno di un mercato eterogeneo ed internazionale.

Un percorso in continuo divenire, dove ricerca tecnologica e costante innovazione ci hanno reso non solo un punto di riferimento, ma anche un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Mirage: da 50 anni al servizio dell'architettura e dell'interior design.

[EN]

For 50 years, our products have been telling stories about people and their emotional experiences, while highlighting the important role that quality of life plays in our everyday existence.

Every day, we create designs with the future in mind, aimed at best meeting the needs of a diverse and global marketplace.

We are on an ever-evolving journey where technological research and innovation have not only made us a benchmark but also a model of sustainable and inclusive development.

Mirage has been in the business of architecture and interior design for 50 years..

[DE]

Seit 50 Jahren erzählen unsere Produkte Geschichten von Menschen und ihren Emotionen und vermitteln den Wert der Wohnqualität als wesentliches Element des täglichen Lebens.

Bei unserer täglichen Entwicklungstätigkeit denken wir stets an die Zukunft, um den Bedürfnissen eines heterogenen, internationalen Marktes optimal gerecht zu werden.

Ein Werdegang in ständigem Wandel, in dem wir dank der technologischen Forschung und ständigen Innovation nicht nur zu einem Bezugspunkt geworden sind, sondern auch mit unserem nachhaltigen, inklusiven Entwicklungsmodell überzeugen konnten.

Mirage: seit 50 Jahren im Dienst der Architektur und des Innendesigns.

[FR]

Depuis 50 ans, nos produits racontent des histoires de personnes et d'émotions en promouvant la qualité de l'habitation comme une composante fondamentale de la vie quotidienne.

Nous concevons chaque jour en pensant au futur afin de satisfaire au mieux les exigences d'un marché hétérogène et international.

Un parcours en transformation continue, où la recherche technologique et l'innovation constante nous ont fourni non seulement un point de repère, mais aussi un modèle de développement durable et inclusif.

Mirage : depuis 50 ans au service de l'architecture et du design d'intérieur.

[ES]

Desde hace 50 años, nuestros productos cuentan historias sobre personas y emociones, y favorecen la calidad de vida como componente fundamental de la existencia diaria.

Nuestros proyectos diarios miran hacia el futuro, para responder mejor las necesidades de un mercado heterogéneo e internacional.

Un viaje en devenir continuo, en el que la investigación tecnológica y la innovación constante nos han convertido no sólo en un referente, sino también en un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo.

Mirage: al servicio de la arquitectura y del interiorismo desde hace 50 años..

MIRAGE BOOK 2023

INDEX

Indice | Inhaltsverzeichnis | Index | Indice | Указатель | 索引

OUR COMPANY

La nostra Azienda | Unser Unternehmen | Notre entreprise | Nuestra empresa | О нашей компании | 公司简介

10

OUR SUSTAINABILITY STRATEGY

Certificationi | Zertifizierung | Certifications | Certificaciones | Сертификаты | 认证

26

ENGINEERING DIVISION

Divisione Engineering | Abteilung Engineering | Division Engineering | División Engineering | Подразделение инжиниринга | 工程部门

34

OUTDOOR SOLUTIONS

Soluzioni outdoor | Outdoor-Lösungen | Solutions pour l'extérieur | Soluciones outdoor | Решения для наружных работ | 户外解决方案

38

100% SLABS

42

100% BATHROOM

48

PROJECT BATHMOOD

50

COLLECTIONS

Collezioni | Kollektionen | Collections | Colecciones | Коллекции | 系列

Ardesie	56	Koru	228	Nyuma	374
Clay	66	Lagoon	238	Officine	388
Cosmopolitan	84	Lemmy	250	Oudh	396
Easyway	102	Mand	266	Papier	414
Elysian	106	Môtley	278	Quarziti 2.0	430
Elysian Travertini	124	Na.me	296	Rail	442
Emporio 225	140	Nau 2.0	310	Reflet	450
Glocal	158	Noon	318	Signature	462
Jewels	178	Norr	330	Silverlake	472
Jolie	198	Norr Fine	350	Viceversa	484
Jurupa	216	Novemb3r	362	Wanderlust	502

TECHNICAL INFORMATIONS

Mirage® informa | Mirage® informiert | Mirage® informe | Mirage® informa | Mirage® сообщает | Mirage® 通知

**MIRAGE BOOK
2023**

WE ARE
MIRAGE[®]

Noi siamo Mirage[®] | Wir sind Mirage[®] | À propos de Mirage[®]
Somos Mirage[®] | Мы - это компания Mirage[®] | 我们是 Mirage[®]

DESIGN, STRATEGY AND INNOVATION. WORLDWIDE.


our COMPANY




Mirage® è una realtà internazionale che da 50 anni progetta e realizza pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato per spazi commerciali, pubblici e residenziali.



Pavullo Headquarter - Italy



Pavullo Headquarter - Italy



Pavullo Headquarter - Italy



Pavullo Headquarter - Italy

[EN]
A solid, international company which has been **designing and manufacturing porcelain stoneware wall and floor coverings** for commercial, public and residential use for 50 years.

[DE]
Ein solides internationales Unternehmen, das seit 50 Jahren **Fußböden und Verkleidungen aus Feinsteinzeug** für Gewerbebereiche, öffentliche Räume und den Wohnbereich **plant und fertigt**.

[FR]
Une réalité internationale solide qui, depuis 50 ans, **conçoit et réalise des sols et des revêtements de murs en grès cérame** pour des espaces commerciaux, publics et résidentiels.

[ES]
Una consolidada realidad internacional que, desde hace 50 años, **diseña y realiza pavimentos y revestimientos de gres porcelánico** para espacios comerciales, públicos y residenciales.

[RU]
Известная на международном рынке компания, которая вот уже 50 лет, как **разрабатывает и изготавливает напольную и настенную плитку из керамического гранита** для торговых, общественных и жилых помещений.

[中國]
Mirage® 是一家国际企业，50 年来，一直为商业、公共和住宅空间设计和制造瓷质地砖和墙砖。

Con un perfetto mix fra **capacità produttiva, sperimentazione e sostenibilità**, abbiamo costruito la nostra riconoscibilità nel mondo.

Un'identità tutta italiana, dove **creatività e costante ricerca tecnologica definiscono il valore di ogni prodotto**, rendendolo unico ed esclusivo.



Milano Mirage Experience



Dubai Mirage Experience



Cairo Mirage Experience



León Mirage Experience



San José Mirage Experience



San Juan Mirage Experience

[EN]
With a perfect mix of **production capacity, experimentation and sustainability**, we have made a name for ourselves worldwide, constructing a 100% **Italian identity** in which **creativity**, teamed with ongoing technological research, defines the **value of each product**, making it unique and exclusive.

[DE]
Mit einer perfekten Mischung aus **Produktionskapazität, Experimentierfreudigkeit und Nachhaltigkeit** haben wir unsere Identität aufgebaut, die uns in der ganzen Welt erkennbar macht. **Eine durch und durch italienische Identität**, bei der die **Kreativität und ständige technologische Forschung** für den Wert jedes Produkts ausschlaggebend sind und es einmalig und exklusiv machen.

[FR]
Grâce à une parfaite alliance entre **capacité de production, expérimentation et durabilité**, nous avons forgé notre notoriété dans le monde entier. **Une identité entièrement italienne**, où la **créativité et la recherche technologique constante** définissent la **valeur de chaque produit**, en le rendant unique et exclusif.


[ES]
Con una mezcla perfecta de **productividad, experimentación y sostenibilidad**, hemos conseguido que nuestros productos sean reconocibles en todo el mundo. **Una identidad totalmente italiana**, en la que **creatividad y constante investigación tecnológica** definen el **valor de cada producto**, haciéndolo único y exclusivo.

[RU]
Благодаря отличному сочетанию **производственных возможностей, экспериментирования и экологичности**, мы построили узнаваемость нашей марки в мире.

Это **полностью итальянская идентичность**, в которой **креативность и постоянный поиск новых технологий определяют значимость каждого продукта**, делая его уникальным и эксклюзивным.

[中國]
凭借**生产能力、实验和可持续性的完美结合**，我们在世界范围内建立了自己的知名度。
我们的产品是**百分百意大利制造**，出色的**创造力和不断的技术研究**定义了**每一产品的价值**，令它们独一无二、与众不同。

our MISSION



TURNING IDEAS INTO MATERIALS



**design for
BETTER LIFE**

INSPIRING BETTER LIVING



I più attuali temi dell'architettura e del design confermano come la **qualità di vita** sia ormai divenuto un **valore democratico, raggiungibile e quotidiano.**

In questi anni Mirage® si è impegnata a creare un "progetto completo", che parte dalla creazione di **materiali di design a basso impatto ambientale**, per giungere ad un concetto più ampio di soluzioni al servizio della creatività, del benessere sociale e della sostenibilità.

Il nuovo payoff di Mirage® - **Inspiring better living** - rispecchia infatti la volontà di adottare un comportamento che sia anche di ispirazione per la comunità, consci del fatto che le nostre azioni possono fare la differenza.

[EN]

Current architectural and design trends show that quality of life is now considered a democratic, attainable and everyday value. In recent years, Mirage® has been dedicating itself to creating a "complete project" that starts with producing eco-friendly design materials and leads to a wider range of solutions that support creativity, social well-being and sustainability. The new Mirage® pay off - Inspiring better living - reflects the company's desire to adopt a behaviour that is also an inspiration to the community, aware that individual actions can make a significant difference.

[DE]

Die aktuellsten Themen der Architektur und des Designs bestätigen, dass die Lebensqualität mittlerweile zu einem demokratischen, zugänglichen und alltäglichen Wert geworden ist. In diesen Jahren hat sich Mirage® dafür engagiert, ein „komplettes Projekt“ zu schaffen, das bei der Schaffung von umweltfreundlichen Designmaterialien beginnt und zu einem breiteren Konzept von Lösungen im Dienst der Kreativität, des sozialen Wohlergehens und der Nachhaltigkeit ausgebaut wird. Der neue Claim von Mirage® - Inspiring better living - spiegelt auch den Willen wider, mit dem eigenen Verhalten zum Vorbild für die Gemeinschaft werden, da wir uns bewusst sind, dass unsere Handlungen den Unterschied machen können.

[FR]

Les thèmes de l'architecture et du design les plus actuels confirment bien que la qualité de vie est désormais devenue une valeur démocratique, accessible et quotidienne. Au cours de ces années, l'entreprise Mirage® s'est engagée à créer un "projet complet", qui part de la création de matériaux de design à impact environnemental réduit pour aboutir à un concept plus vaste de solutions au service de la créativité, du bien-être social et de la durabilité. Le nouveau payoff de Mirage® - Inspiring better living - reflète, en effet, la volonté d'adopter un comportement qui inspirerait aussi la communauté, conscients du fait que nos actions peuvent faire la différence.

[ES]

Los temas más actuales de arquitectura y diseño confirman que la calidad de vida se ha convertido en un valor democrático, alcanzable y cotidiano. En los últimos años, Mirage® se ha dedicado a realizar un «proyecto completo» que comienza con la creación de materiales de diseño de bajo impacto ambiental, para llegar a un concepto más amplio de soluciones al servicio de la creatividad, el bienestar social y la sostenibilidad. El nuevo payoff de Mirage® - Inspiring better living - refleja el deseo de adoptar un comportamiento que también sirva para inspirar a la comunidad, sabiendo que nuestras acciones pueden marcar la diferencia.

[RU]


Самые актуальные темы архитектуры и дизайна подтверждают тот факт, что качество жизни стало уже доступной и повседневной демократической ценностью.

В эти годы компания Mirage® взяла на себя обязательство осуществить «полный проект», начинающийся от создания дизайнерских материалов с низким негативным воздействием на окружающую среду до разработки более широкой концепции решений на службе креативности, социального благополучия и устойчивого развития. Новый слоган компании Mirage® - Inspiring better living – действительно отражает желание действовать таким образом, что бы это было примером для общества, с полным осознанием того, что наши действия могут оказывать большое влияние.

[CHN]

建筑和设计的最新主体证实，生活质量现在已经成为一种民主的、可实现的和普遍的价值。近年来，Mirage®一直致力于创造一个“完整的项目”，从创造对环境影响较小的设计材料开始，最终形成一个更广泛的解决方案概念，为创造力、社会福利和可持续性服务。新的Mirage®品牌标语--Inspiring better living--事实上反映了采取一种行为的愿望，也是对社会的一种激励，意识到我们的行动可以带来改变。

Mirage® vanta un sistema produttivo all'avanguardia che, unitamente agli elevati standard professionali delle nostre persone ed alla completezza di gamma prodotti, soddisfa al meglio tutte le esigenze progettuali e commerciali.



Gobuda Mall - Hungary



Emaar Sales Center - Egypt

[EN]
Mirage's cutting-edge production system combined with the high level of expertise and professionalism of the business units and comprehensive range of products allows it to effectively meet all design and commercial requirements.

[FR]
Mirage® s'appuie sur un système de production ultra moderne qui, associé aux standards professionnels élevés des unités commerciales et à une gamme de produits complète, satisfait de manière optimale les exigences commerciales et de conception.

[DE]
Mirage® verfügt über ein wegweisendes Produktionssystem, das zusammen mit den hohen professionellen Standards der Geschäftsbereiche und der Vollständigkeit der Produktpalette allen gestalterischen und kommerziellen Anforderungen gerecht wird.

[ES]
Mirage® posee un sistema de producción de vanguardia que, junto con los altos estándares profesionales de las divisiones de la empresa y la integridad de la gama de productos, cumple de la mejor manera con todos los requisitos de diseño y comerciales.

[RU]
Компания Mirage® гордится передовой производственной системой, которая вместе с высокими профессиональными стандартами производственных подразделений и полным ассортиментом продукции способна удовлетворить любые проектные и коммерческие требования.

[中國]
Mirage®拥有先进的生产系统、高专业标准的业务单元以及完整齐全的产品系列，能够更好地满足所有的设计和商业要求。
实力雄厚，能够响应不断发展的市场需求，服务及时，质量保证。



our ORGANIZATION

BUILDING SPACES, SKILLS, INTERACTIONS

WE ARE PORCELAIN NATIVES **and SOLUTION MAKERS*


**exporting OUR
KNOW-HOW**



Con una rete commerciale estesa a 160 paesi, entriamo quotidianamente in contatto con mercati e contesti socioculturali differenti in cui, **prima dei nostri prodotti, offriamo il nostro know how.**

Una politica che porta i suoi frutti, come provato dai progetti realizzati e dalle certificazioni internazionali acquisite.

Sono queste le testimonianze del "Made in Italy" che esportiamo: la capacità di rinnovare e reinventare lo spirito radicato nelle nostre tradizioni unitamente alla qualità dei nostri prodotti in costante progresso.



Hungexpo - Hungary



Private House - Italy

[EN]
Every day, with a network that stretches over 160 countries, we come into contact with different markets and socio-cultural contexts, in which **we offer our know-how, even more than our products.**

This policy has proved positive, as demonstrated by the projects undertaken and the international certifications obtained. This is the proof of the "Made in Italy" model we export: **the ability to innovate and to reinvent the spirit rooted in our traditions, together with the constantly improving quality of our products.**

[DE]
Dank eines verzweigten Netzes in 160 Ländern treten wir täglich mit den unterschiedlichen Märkten und soziokulturellen Umfeldern in Kontakt, in denen wir **nicht nur unsere Produkte, sondern allen voran unser Know-how anbieten.**
Eine Politik, die fruchtbringend ist, wie die umgesetzten Projekte und erzielten internationalen Zertifizierungen beweisen. Das sind die Zeugnisse der Produktion im Stil „Made in Italy“, die wir exportieren: **die Fähigkeit, den in unseren Traditionen verwurzelten Esprit unter Gewährleistung der ständig wachsenden Qualität unserer Produkte zu erneuern und neu zu erfinden.**


[RU]
Благодаря сети, присутствующей в 160 странах, мы ежедневно вступаем в контакт с различными рынками и социально-культурными контекстами, где прежде чем предложить нашу продукцию, мы предлагаем наше ноу-хай.
Такая политика приносит свои плоды, как это доказывают реализованные проекты и полученные международные сертификаты. Вот свидетельство, характеризующее экспортную продукцию "Made in Italy": **способность обновлять и переосмысливать дух наших традиций одновременно с постоянно растущим качеством наших изделий.**

[ES]
Con una red que abarca 160 países, entramos diariamente en contacto con mercados y contextos socioculturales diferentes en los cuales, **antes que nuestros productos, ofrecemos nuestro know how.**
Una política que da sus frutos, como lo demuestran los proyectos realizados y las certificaciones internacionales obtenidas. Estos son los testimonios del "Made in Italy" que exportamos: **la capacidad de renovar y reinventar el espíritu arraigado en nuestras tradiciones junto a la calidad de nuestros productos en constante evolución.**


[RU]
Благодаря сети, присутствующей в 160 странах, мы ежедневно вступаем в контакт с различными рынками и социально-культурными контекстами, где прежде чем предложить нашу продукцию, мы предлагаем наше ноу-хай.
Такая политика приносит свои плоды, как это доказывают реализованные проекты и полученные международные сертификаты. Вот свидетельство, характеризующее экспортную продукцию "Made in Italy": **способность обновлять и переосмысливать дух наших традиций одновременно с постоянно растущим качеством наших изделий.**

[FR]
Avec un réseau couvrant 160 pays, nous entrons quotidiennement en contact avec des marchés et des contextes socioculturels différents sur lesquels, **avant même nos produits, nous offrons notre savoir-faire.**
Une politique qui porte ses fruits, comme le démontrent les projets réalisés et les certifications internationales obtenues. Autant d'expressions du "Made in Italy" que nous exportons : **la capacité de renouveler et de réinventer l'esprit ancré dans nos traditions en même temps que la qualité de nos produits en continue évolution.**

Prononiamo **soluzioni integrate** di pavimentazione e rivestimento, applicazioni tecniche, facciate ventilate, pavimentazione sopraelevata, pavimenti tattili e superfici per esterni.



Luxury Residence - Switzerland



Private House - USA

Un'offerta completa e trasversale, supportata da oltre **30 collezioni** combinabili in un'ampia gamma di **formati**,

colori e superfici per la progettazione di ogni spazio commerciale e residenziale.

[EN]
We offer **integrated solutions** for flooring and cladding, technical applications, ventilated facades, raised floors, tactile floors and outdoor surfaces. A complete and wide-ranging offer, supported by more than **30 collections** that can be mixed and matched with a wide range of **sizes, colours and finishes** to design any type of commercial and residential space.

[FR]
Nous proposons des **solutions intégrées** pour revêtements de sols et muraux, des applications techniques, des façades ventilées, des planchers surélevés, des sols tactiles et des surfaces pour l'extérieur.
Une offre complète et transversale, comprenant plus de **30 collections** à combiner avec un large éventail de **formats, couleurs et surfaces**, pour la conception de tout type d'espace commercial et résidentiel.

[RU]
Предлагаем **интегрированные решения** для облицовки полов и стен, вентилируемых фасадов, настилов на приподнятой конструкции, рельефных тактильных покрытий и для наружных работ. Полное и многофункциональное предложение, поддерживаемое более чем **30 коллекциями**, комбинируемыми между собой и предлагаемыми в широком ассортименте **форматов, цветов и фактур** для осуществления любого проекта торгового и жилого помещения.

[DE]
Wir bieten **integrierte Lösungen** für Bodenbeläge und Wandverkleidungen, technische Anwendungen, hinterlüftete Fassaden, Doppelböden, taktiler Boden und Bodenbeläge für den Außenbereich. Ein komplettes und vielseitiges Angebot, unterstützt durch mehr als **30 Kollektionen**, die sich in einer Vielzahl von **Formaten, Farben und Oberflächen** für die Gestaltung jedes Geschäfts- und Wohnraums kombinieren lassen.

[ES]
Ofrecemos **soluciones integradas** para pavimentos y revestimientos, aplicaciones técnicas, fachadas ventiladas, pavimentos elevados, pavimentos táctiles y superficies para exteriores.
Una oferta completa y transversal, respaldada por más de **30 colecciones** que se pueden combinar en una amplia gama de **formatos, colores y superficies** para el proyecto de cualquier espacio comercial y residencial.

[中國]
我们提供地砖和墙砖、技术应用、通风幕墙、活动地板、盲道地砖和室外表面等综合解决方案。
产品种类齐全，备有**30多个系列**，各种尺寸、颜色和表面可以进行多样化的搭配，用于任何商业和住宅空间的设计。



MIRAGE® is
the most reliable
DESIGN PARTNER

THE VALUE OF MADE IN ITALY

when DESIGN and
RELIABILITY mean GREAT
CARE for HEALTH and
ECO-SUSTAINABILITY



Private House - Germany

[EN]
For us, "Made in Italy" is more than just a label of origin, it is an expression of authentic values. We are talking about creativity, ethics, responsibility and transparency towards our stakeholders, our workers, the territory and environment. Being a protagonist of "Made In Italy" means guaranteeing a unique, high-quality product that embodies all the aesthetic ability, creativity, research and technological innovation that has always distinguished Italian ceramics worldwide. Mirage® regards transparency as an essential and fundamental value in all its dealings, from customers and suppliers to employees.

[DE]
Made in Italy ist für uns kein einfaches Ursprungsetikett, sondern Ausdruck konkreter Werte. Wir sprechen von Kreativität, Ethik, Verantwortung und Transparenz gegenüber unseren Stakeholdern, den Mitarbeitern, dem Territorium und der Umwelt. Als wichtiger Hersteller des Made in Italy gewährleisten wir vor allem die Qualität eines einzigartigen Produkts, was sich in ästhetischen Eigenschaften, Kreativität, Erfindungsgabe und technologischer Innovation ausdrückt, die die italienische Keramik seit jeher in der Welt auszeichnen. Bei Mirage® wird ein transparentes Verhalten gegenüber allen Gesprächspartnern als unabdingbarer und fundamentaler Wert verstanden.

[FR]
Pour nous, le « Made in Italy » ne se résume pas à quelques mots sur une étiquette indiquant le pays d'origine. C'est l'**expression de valeurs concrètes**. Nous parlons de créativité, d'éthique, de responsabilité et de transparence vis-à-vis de parties prenantes, de nos employés, du territoire et de l'environnement. Être un acteur du « Made in Italy », c'est tout d'abord garantir une qualité de produit unique, renfermant toutes les qualités esthétiques, de créativité, d'ingéniosité et d'innovation technologique qui ont toujours distingué la céramique italienne dans le monde entier. Chez Mirage®, être transparent vis-à-vis de ses interlocuteurs est une valeur essentielle et incontournable.

[ES]
Para nosotros, Made in Italy no es solo una etiqueta de origen, sino una expresión de valores concretos que son la **creatividad, ética, responsabilidad y transparencia** hacia los stakeholders, el personal, el territorio y el medio ambiente. Ser protagonistas del Made in Italy significa, ante todo, asegurar la calidad de ser un producto único, que encarna todas las virtudes de capacidad estética, creatividad, ingenio e innovación tecnológica que caracterizan a la cerámica italiana en el mundo. En Mirage®, trabajar de manera transparente con todas las partes interesadas se considera un valor indispensable y fundamental.

Per noi Made in Italy non è una semplice etichetta di origine, ma **espressione di valori concreti**. Parliamo di **creatività, etica, responsabilità e trasparenza** verso i nostri stakeholder, i nostri lavoratori, il territorio e l'ambiente.

Essere protagonisti del Made in Italy significa garantire innanzitutto la qualità di prodotto unico, che racchiude in sè tutte le doti di capacità estetica, creatività, ingegno ed innovazione tecnologica che da sempre contraddistinguono la ceramica italiana nel mondo.

In Mirage®, l'operare con trasparenza nei confronti di tutti gli interlocutori è considerato un valore imprescindibile e fondamentale.

[RU]
Для нас «Made in Italy» – это не просто этикетка, указывающая происхождение, а **выражение конкретных ценностей**. Это такие понятия, как **креативность, этика, ответственность и прозрачность** по отношению к участникам проекта, нашим сотрудникам, территории и окружающей среде. Быть изготовителем продукции «Made in Italy» – означает прежде всего гарантировать качество уникального продукта, заключающего в себе все достоинства эстетики, креативности, изобретательности и технологической инновации, всегда отличавшие итальянскую керамику в мире. В компании Mirage® критерий прозрачности в отношениях со всеми сторонами считается основной и неотъемлемой ценностью.

[中國]
对我们来说，“意大利制造”不是一个简单的原产地标签，而是一个具体价值的体现，涉及创造力、道德、对我们的持股人、工人、领土和环境的责任和透明度。我们谈论创造力、道德、责任和对我们的利益相关者、我们的工人、领土和环境的透明度。作为“意大利制造”的重要企业，首先就是要保证某种独特产品的品质，其中蕴含了所有的审美、创意、独创性和技术创新能力，一直以来是意大利陶瓷驰名世界、与众不同的特点。在Mirage®，透明地与所有利益相关者合作，被认为是不可缺少的基本价值。

I gres porcellanato Mirage® è un materiale compatto e resistente.

Le lastre sono ottenute attraverso un processo di greificazione, ovvero la completa fusione in un unico materiale di sabbie, quarzi, feldspati, caolini, argille e ossidi coloranti naturali: si tratta di materie prime che, cotte a temperature superiori ai 1200°C, arrivano a costituire un prodotto a tutta massa di **eccezionale durezza**, dalle caratteristiche meccaniche ineguagliabili.



Private House - France

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- È un materiale **inassorbente**: è quindi più facile da pulire rispetto a materiali alternativi, non emette e non assorbe odori.
- È **incombustibile** e **non genera sostanze tossiche** a nessuna temperatura.
- È **resistente** ai diversi agenti atmosferici: oltre ad essere ingelivo, è composto da materiali inorganici ed il colore non viene influenzato dai raggi UV.
- È **riciclabile**: il 100% dello scarto crudo viene riutilizzato per la produzione delle collezioni in una percentuale tra il 10% e 60%. Lo scarto del materiale cotto può essere utilizzato come materiale inerte per l'edilizia.
- Ha un'elevata resistenza ai graffi ed all'usura, maggiore di qualsiasi altro materiale da rivestimento.

UN PRODOTTO SICURO

- È il prodotto ideale per il riscaldamento a pavimento in quanto conduce il calore e non isola. Inoltre non emette sostanze nocive a qualsiasi temperatura.
- Non emette Radon.
- Non rilascia piombo.
- Non rilascia VOC.
- Non contiene formaldeide ed amianto.
- È inospitale per polvere, batteri ed allergeni.

[EN]

Mirage® porcelain stoneware is a **compact** and **resistant** material. The slabs are obtained through a vitrification process, i.e. the complete fusion of sand, quartz, feldspar, kaolin, clay and natural colouring oxides to form a single material: these raw materials are fired at temperatures above 1200°C to create a compact and solid product with **exceptional hardness** and **unparalleled mechanical properties**.

[DE]

Mirage®-Feinsteinzeug ist ein **kompaktes** und **widerstandsfähiges** Material. Die Platten werden in einem speziellen Sinterverfahren hergestellt, das heißt, die vollständige Verschmelzung von Sanden, Quarzen, Feldspaten, Kaolinen, Tonen und natürlichen Farboxiden in einem einzigen Material: Es handelt sich um Rohstoffe, die bei Temperaturen über 1200°C gebrannt werden, so entsteht eine vollgemischte Keramikfliese von außergewöhnlicher **Härte** und mit **beispiellosen Festigkeitswerten**.

[FR]

Le grès cérame Mirage® est un **matière compact et résistant**. Les plaques sont obtenues par un procédé de vitrification, c'est-à-dire par fusion complète dans un unique matériau de sables, quartz, feldspaths, kaolins, argiles et oxydes colorants naturels: ces matière premières, cuites à des températures supérieures à 1200°C, constituent un grès pleine masse d'une **dureté exceptionnelle**, aux **caractéristiques mécaniques incomparables**.

PRODUCT FEATURES

- This material is **non-absorbent**: it is therefore easier to clean than alternative materials, and does not emit or absorb odours.
- It is **non-combustible** and **does not generate toxic substances** at any temperature.
- It is **resistant** to various atmospheric agents: not only is it frost-proof, but at the same time, being made from inorganic materials, the colour is not affected by UV rays.
- It is **recyclable**: 100% of raw waste is re-used to produce the collections in a percentage between 10% and 60%. The fired waste can be used as inert material for building.
- It has **high resistance to scratches and wear**, more so than any other covering material.

A SAFE PRODUCT

- The ideal product for under-floor heating, as it conducts heat and is not insulating. Moreover it does not emit harmful substances at any temperature.
- It does not emit Radon.
- It does not emit lead.
- It does not emit VOCs.
- It does not contain formaldehyde or asbestos.
- It is inhospitable to dust, bacteria and allergens.

[ES]

El gres porcelánico Mirage® es un **material compacto y resistente**. Las losas se obtienen a través de un proceso de gresificación, es decir la fusión completa en un solo material de arenas, cuarzos, feldespatos, caolines, arcillas y óxidos colorantes naturales: son materias primas que, cocidas a temperaturas superiores a 1200°C, forman un producto a toda masa de **excepcional dureza**, con **características mecánicas inigualables**.

[RU]

Керамический гранит Mirage® – это **плотный и прочный материал**. Плиты изготавливаются посредством процесса спекания, то есть полного слияния в единый материал песка, кварца, полевого шпата, каолина, глины и натуральных красящих окислов: сырьевые компоненты подвергающиеся обжигу при температуре, превышающей 1200°C, создают гомогенный продукт, обладающий **исключительной твердостью и несравнимыми техническими характеристиками**.

[CN]

Mirage®炻瓷砖是一种致密而耐用的材料。这些板材通过玻化过程而获得，即沙子、石英、长石、高岭土、粘土和天然色素氧化物完全融合而成的单一材料：原材料在1200°C以上的温度下烧制，形成超高硬度的通体砖，具有无与伦比的机械特性。

why would you choose MIRAGE® PORCELAIN STONEWARE?



TILES IN OUR OWN WAY



MIRAGE SUSTAINABILITY STRATEGY



[EN]

Mirage's most valuable asset is its people. Over the past three years, the number of our employees and collaborators has increased. This means taking care of someone new every day. To do this, we make every effort to create an inclusive and welcoming atmosphere for the entire Mirage workforce. However, we also recognise the role that companies like ours play in society, where it is critical to be adaptive, innovative and, most importantly, sustainable in an ever-changing environment.

[DE]

Mirage sind in erster Linie die Menschen, die zum Unternehmen gehören. In den letzten drei Jahren ist die Anzahl unserer Arbeitnehmer und Mitarbeiter gestiegen: Das bedeutet, jeden Tag für jemanden mehr Sorge zu tragen. Hierzu versichern wir den Mitarbeitern von Mirage ein integratives und familiäres Arbeitsumfeld. Wir sind uns aber auch der Rolle bewusst, die Unternehmen wie unseres in der Gesellschaft einnehmen. In einem ständig wandelnden Kontext wird die Fähigkeit, sich anzupassen und zu erneuern zu wissen, aber vor allem die Fähigkeit, dies auf nachhaltige Weise zu tun, wesentlich.

[FR]

Mirage vit, avant tout, grâce aux personnes qui en font partie. Lors de ces trois dernières années, le nombre de nos employés et de nos collaborateurs a augmenté : cela signifie prendre soin, chaque jour, d'une personne supplémentaire. Pour ce faire, nous garantissons à ceux qui font partie de Mirage un espace de travail inclusif et familial. Nous sommes également conscients du rôle que les entreprises telles que la nôtre occupent au sein de la société, où dans un contexte en évolution continue, la capacité de s'adapter et d'innover devient fondamentale, mais que la capacité de parvenir à le faire de manière durable l'est encore plus.

[ES]

Mirage es, antes que nada, su gente. En los últimos tres años ha aumentado la plantilla de personal y el número de colaboradores: esto significa tener cada día la responsabilidad de alguien más. Por eso, aseguramos a quienes forman parte de Mirage un entorno de trabajo inclusivo y familiar. Pero también somos conscientes del papel que las empresas como la nuestra desempeñan en la sociedad. En este entorno en constante evolución, es crucial la capacidad de adaptación e innovación, pero es sobre todo esencial la capacidad de hacerlo de forma sostenible.

[RU]

Компания Mirage – это прежде всего люди, которые являются ее частью. За последние три года число работников и сотрудников выросло: а это значит ежедневная забота о ком-то еще. Для этого каждому, кто является частью компании, мы обеспечиваем инклюзивную и семейную рабочую обстановку. Но мы также осознаем и ту роль, которую такие предприятия, как наше, играют внутри общества, где в постоянно изменяющемся контексте становится очень важной способность адаптироваться и обновляться, но в особенности, это способность действовать в соответствии с концепцией устойчивого развития.

[中]

Mirage 首先代表公司的工作人员。在过去的三年里，我们的员工和合作者的数量有所增加：这意味着每天要照顾更多的人。为此，我们确保那些成为公司员工享有一个友好的工作环境。但我们也意识到像我们这样的公司在社会中所扮演的角色：在不断变化的环境中，适应和创新的能力变得至关重要，但最重要的是能够以可持续的方式做到这一点。

Per questo ci siamo dotati di un Sistema di Gestione Ambientale che ci consente di monitorare costantemente il nostro impatto ambientale e di migliorare le nostre performance.

ACQUA

Riutilizziamo il **100%** delle acque di processo.

Analizziamo con cadenza regolare i nostri consumi, e per diminuire ulteriormente l'acqua prelevata dall'acquedotto abbiamo creato un bacino artificiale in cui raccogliamo l'acqua piovana.

Entro la fine del 2023 tale bacino verrà ampliato, per permetterci di raggiungere, entro il 2025, un obiettivo ambizioso: l'autosufficienza idrica.



SCARTI

Reimpieghiamo il **100%** dello scarto crudo proveniente dalla produzione.

Riutilizziamo il **100%** del nostro scarto cotto e una parte di quello che proviene da altre aziende.

Per massimizzare il recupero degli scarti la gestione dei rifiuti industriali è integrata nelle attività del Sistema di Gestione Ambientale.



EFFICIENZA ENERGETICA

Adottiamo le tecnologie più efficienti per ridurre il nostro consumo energetico, contribuendo a limitare l'emissione di CO₂ nell'atmosfera.

Abbiamo installato due impianti di cogenerazione, che ci consentono di sfruttare l'energia termica naturalmente generata. Per poter recuperare anche il calore proveniente dai forni, abbiamo investito nelle tecnologie più avanzate del settore.

Nel complesso, le tonnellate di CO₂ che ogni anno risparmiamo sono ben oltre **17.000**, pari all'emissione annuale di CO₂ di circa 3.173 individui.

Entro il 2025 concluderemo il progetto di un nuovo polo logistico dotato di un ulteriore impianto fotovoltaico e per il quale compenseremo interamente le emissioni di CO₂.



DURABILITÀ

Per Mirage, qualità è sinonimo di durabilità dei prodotti. E durabilità è sinonimo di consumo responsabile.

I nostri prodotti hanno una vita superiore ai **60 anni**. Una volta dismesso, il gres porcellanato Mirage è comunque **riciclabile al 100%**.

[EN]

This is why we have implemented an Environmental Management System that allows us to constantly monitor our environmental impact and improve our performance.

Water

We re-use **100%** of our process waters.

We analyse our consumption at regular intervals, and to cut the amount of water taken from the aqueduct even further, we have created an artificial basin in which we collect rainwater. This basin will be expanded by the end of 2023, with the aim, by the end of 2025, of achieving an ambitious objective: self-sufficiency in terms of water.

Waste

We re-use **100%** of raw waste from the production process.

We re-use **100%** of our own fired waste and part of fired waste from other companies.

To maximise waste recovery, industrial waste management is integrated into the Environmental Management System.

Energy efficiency

We adopt the most efficient technologies to reduce our energy consumption, helping to limit the emission of CO₂ into the atmosphere.

We have installed two cogeneration plants that allow us to utilise naturally produced thermal energy. We have also invested in the most advanced technology in the industry to recover heat from furnaces.

We save a total of over **17,000 tonnes** of CO₂ a year, equal to the CO₂ emissions per year of around 3173 people.

Our new logistics centre is expected to be completed by 2025, and will be equipped with a photovoltaic system to completely offset CO₂ emissions.

Durability

For Mirage, quality is synonymous with product durability, which in turn is synonymous with responsible consumption. Our products last for more than **60 years**, and at the end of its useful life, Mirage porcelain stoneware is **100% recyclable**.

OUR CERTIFICATIONS

**ENVIRONMENT
requires ACTION**



Le valutazioni di enti esterni sono per noi uno strumento di miglioramento; per i clienti rappresentano la garanzia del nostro impegno.

[EN]

We see assessments by external bodies as an opportunity for improvement, and for our customers, they offer a guarantee of our commitment.

ecovadis

ECOVADIS

Dal 2020 facciamo parte del network Ecovadis. Ecovadis analizza la strategia ESG (Environmental, Social and Governance) di migliaia di aziende al fine di aiutarle a migliorare le proprie performance in materia di sostenibilità.

A Dicembre 2022 Mirage ha ottenuto la medaglia "silver", incrementando di diversi punti la propria posizione di partenza. I punti di forza di Mirage, evidenziati dai certificatori della piattaforma, sono rappresentati dall'attenzione all'ambiente e ai diritti umani dei propri collaboratori.

We have been part of the Ecovadis network since 2020. Ecovadis analyses the ESG (Environmental, Social and Governance) strategy of thousands of companies, to help them improve their performance in terms of sustainability.

In December 2022, Mirage obtained the silver medal, improving its initial position by several points. Mirage's strengths, as highlighted by the platform's certifiers, are the attention it devotes to the environment and the human rights of its workers.

Declare.

DECLARE

L'etichetta Declare comunica al progettista, alle imprese e al consumatore finale da dove viene un prodotto, com'è composto e come può essere smaltito a fine ciclo di vita.

Mirage ha deciso di dotare i propri prodotti dell'etichetta Declare, per offrire ai propri clienti uno strumento di trasparenza garantita. Infatti, l'etichetta Declare viene rilasciata dall'International Living Future Institute (ILFI), un'organizzazione no profit impegnata nella diffusione di pratiche di sostenibilità nel settore dell'edilizia.

Declare è la carta d'identità delle nostre lastre. Qui sono indicati i componenti dei nostri prodotti, la totale assenza di sostanze pericolose, la loro durata e completa riciclabilità.

The Declare label informs project engineers, companies and the end consumer where a product comes from, what it is composed of and how it can be disposed of at the end of its life cycle.

Mirage has decided to adopt the Declare label for its products, as a guarantee of transparency for our customers. The label is issued by the International Living Future Institute (ILFI), a non-profit organisation committed to extending the use of sustainable practices in the construction sector.

Declare is the ID card of our tiles, indicating their components, the complete absence of hazardous substances, their duration and the fact they are fully recyclable.

EPD®

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

La EPD (Environmental Product Declaration) è una dichiarazione ambientale di prodotto, volontaria e certificata da terzi, che consente di conoscere l'impatto ambientale di ciascuna delle fasi di vita di un prodotto.

Mirage analizza l'impatto ambientale delle proprie lastre attraverso un'analisi di tutte le fasi del loro ciclo di vita: dall'estrazione delle materie prime fino al riuso, riciclo o smaltimento delle lastre.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary instrument, certified by third parties, which indicates the environmental impact of each of the stages in a product's life cycle.

Mirage analyses the environmental impact of its tiles, considering all the phases in their life cycle: from the quarrying of the raw materials through to the re-use, recycling or disposal of the tiles.



ISO 14001

Mirage dispone della certificazione ISO 14001, che attesta l'avvenuta definizione di una politica ambientale da parte dell'azienda, la predisposizione di obiettivi misurabili per ridurre gli impatti ambientali dell'organizzazione e l'implementazione di appositi programmi per raggiungerli.

Mirage has ISO 14001 certification, attesting to the drafting of an environmental policy on the part of the company, the establishment of measurable objectives to reduce the organisation's environmental impact and the implementation of dedicated programmes to achieve those objectives.



ISO 17889-1

Mirage è stata la prima azienda del settore a dotarsi della certificazione ISO 17889-1, che riguarda specificatamente i prodotti ceramici.

Ispirata ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, la certificazione ISO 17889-1 prevede 38 indicatori di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e rappresenta per l'azienda un ulteriore riconoscimento degli sforzi fin qui messi in campo.

Mirage was the first company in the sector to obtain ISO 17889-1 certification, which specifically regards ceramic products.

Inspired by the UN's Sustainable Development Goals, ISO 17889-1 certification establishes 38 environmental, social and economic sustainability indicators. For the company, it offers a further acknowledgement of the efforts made so far.



45001

ISO 45001

Mirage ritiene la salute e la sicurezza dei propri collaboratori un'assoluta priorità.

Per questo motivo disponiamo della certificazione ISO 45001 che prevede la definizione di un sistema di gestione dei rischi riguardanti i lavoratori e il loro costante coinvolgimento, in un'ottica di miglioramento continuo.

Mirage considers the health and safety of its workers the company's top priority.

This is why we have adopted ISO 45001 certification, which establishes a system for the management of risks regarding workers, and for their constant involvement, with a view to ongoing improvement.

PEF**PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT**

La PEF (Product Environmental Footprint) è uno studio di impatto ambientale che indica le prestazioni di un prodotto nel corso del suo ciclo di vita.

The PEF (Product Environmental Footprint) is an environmental impact study that indicates the performance of a product during its life cycle.

**LEED****LEED COMPLIANT**

La certificazione LEED, che valuta le prestazioni degli edifici in termini di sostenibilità, prevede che i materiali di costruzione degli edifici LEED certified risultino conformi a requisiti di sostenibilità sociale ed ambientale.

Tutte le lastre Mirage sono LEED compliant e contribuiscono, in diversa misura, ad ottenere crediti LEED. In questo modo Mirage sceglie di collaborare, al fianco dei costruttori, allo sviluppo di edifici e di città resilienti e sostenibili.

LEED certification, which assesses the performance of buildings in terms of sustainability, establishes that all the construction materials used for LEED buildings must comply with a series of social and environmental sustainability requisites.

All Mirage tiles are LEED compliant, and contribute, to a varying extent, to the obtaining of LEED credits. Mirage has chosen to work alongside constructors on the development of resilient, sustainable buildings and cities.

**WELL CERTIFICATION**

La certificazione WELL, promossa dall'International WELL Building Institute, ha l'obiettivo di certificare i progetti edili volti a migliorare la qualità della vita di coloro che ne usufruiranno.

Le lastre Mirage assicurano ai progettisti materiali conformi agli standard WELL che includono caratteristiche che vanno dall'assenza di emissioni di sostanze pericolose al contrasto della proliferazione di muffe e batteri.

WELL certification, promoted by the International WELL Building Institute, seeks to certify building projects with a view to improving the quality of life of the people who will be living in those buildings.

Mirage tiles guarantee project engineers materials compliant with WELL standards, with characteristics including the absence of hazardous emissions and the ability to combat the spread of mould and bacteria.



9001

ISO 9001

La ISO 9001 certifica, all'interno dell'azienda, l'esistenza di un sistema di gestione della qualità efficiente. Obiettivo centrale della certificazione volontaria è assicurare la soddisfazione del cliente.

È anche grazie ad un sistema di gestione della qualità che Mirage garantisce ai propri interlocutori un'attenzione particolare e individualizzata.

ISO 9001 certifies the existence of an efficient quality management system in the company. The key aim of this voluntary certification is to ensure customer satisfaction.

Our quality management system allows Mirage to guarantee close, personalised attention to everyone we engage with.

FDES**FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE**

La FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) presenta i risultati di un'analisi del ciclo di vita di un prodotto per l'edilizia.

In aggiunta, fornisce informazioni circa le sostanze contenute all'interno di un prodotto e la sua salubrità.

The FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) presents the outcomes of a life cycle analysis of a product for the building industry.

In addition, it provides information on the substances contained in a product, and how healthy it is.

**GREENGUARD**

A testimonianza dell'impegno dell'azienda nella promozione di ambienti sempre più salubri, ed in particolare di un miglioramento della qualità dell'aria degli ambienti, Mirage dispone della certificazione Greenguard, che attesta bassi livelli di cessione di VOC (Volatile Organic Compounds).

In particolare, Mirage ha ottenuto lo score GOLD, dimostrando il miglior livello prestazionale secondo gli standard Greenguard.

Testifying to the company's commitment to promoting increasingly healthy environments, and in particular to improving air quality, Mirage has obtained Greenguard certification, attesting to low levels of VOC (Volatile Organic Compounds).

Mirage has obtained the GOLD score, indicating the top level of performance according to the Greenguard standards.



Da oltre 20 anni la Divisione Engineering Mirage® accompagna gli operatori ed i professionisti del settore in tutte le fasi del lavoro.



Un supporto tecnico altamente qualificato e strutturato, che fornisce **consulenza a 360° per la progettazione e la realizzazione di sistemi e soluzioni ingegnerizzate per pavimenti e rivestimenti.**



Maggiori informazioni
More information



Una gamma di servizi completi, che spaziano dallo studio di fattibilità, alla progettazione e pianificazione sino alla posa in opera di **facciate ventilate e pavimenti sopraelevati per l'indoor e l'outdoor.**

[EN]
For more than 20 years, the Mirage® Engineering Division has been assisting and supporting operators and professionals throughout all phases of the work.

A highly qualified and well-organised technical office provides **comprehensive support services for the design and creation of reliable floor and wall systems and solutions.**

A complete range of services are offered, ranging from feasibility studies, design and planning to the installation of **ventilated facades and raised floors for indoor and outdoor use.**

[DE]
Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Engineering-Abteilung von Mirage® **Marktteilnehmer und Fachleute in allen Arbeitsphasen.**

Ein hochqualifizierter und strukturierter technischer Support, der eine 360°-Beratung für die Planung und Umsetzung zuverlässiger Systeme und Lösungen für Boden- und Wandbeläge bietet.

Ein komplettes Leistungsspektrum, das von Machbarkeitsstudien, Design und Planung bis hin zur Installation von hinterlüfteten Fassaden und Doppelböden für den Innen- und Außenbereich reicht.

[FR]
Depuis plus de 20 ans, la Division Engineering Mirage® accompagne les opérateurs et les professionnels du secteur dans toutes les phases de leur travail.

Un support technique hautement qualifié et structuré, qui fournit des **conseils complets pour la conception et la réalisation de systèmes et de solutions fiables pour les revêtements de sols et muraux.**

Une gamme de services complète, qui va de l'étude de faisabilité à la pose de **façades ventilées et de planchers surélevés pour l'intérieur et l'extérieur, en passant par la conception et la planification.**

[ES]
Desde hace más de 20 años la División Engineering Mirage® acompaña a operadores y profesionales del sector en todas las etapas del trabajo.

Un soporte técnico experto y estructurado que proporciona **consultoría de 360° para el proyecto e implementación de sistemas y soluciones fiables para pavimentos y revestimientos.**

Una completa gama de servicios que abarcan desde el estudio de viabilidad al proyecto y la planificación, la colocación de **fachadas ventiladas y pavimentos elevados para uso en interiores y exteriores.**

[RU]
Уже более 20 лет Подразделение инженеринга компании Mirage® оказывает поддержку **трейдерам и специалистам этого сектора на всех этапах работы.**

Высококвалифицированная и структурированная поддержка гарантирует всеобъемлющую консультацию по проектированию и созданию надежных систем и решений для облицовки полов и стен.


Полный ассортимент услуг, от разработки технико-экономического обоснования до проектировки и планирования, вплоть до укладки плит **вентилируемых фасадов и напольных покрытий на приподнятой конструкции для внутренних и наружных работ.**

[CHN]
20多年来，Mirage®工程部门在工作的所有阶段为操作人员和行业专业人员提供支持。

高素质和高度结构化的技术支持，为设计和实施可靠的地砖和墙砖系统和解决方案提供360度的咨询服务。

提供从可行性研究到设计和规划，直到室内/室外通风幕墙和活动地板施工的全方位服务。

ENGINEERING DIVISION





MEFIS

**EXTERIOR
FIXING
AND INSULATION
SYSTEM**

MEFIS è il sistema che Mirage Engineering propone per l'**isolamento di facciate e rivestimenti esterni**, composto da **lastre gres porcellanato ancorate a pannelli in EPS**.

Semplicità, efficacia ed estetica fanno di MEFIS una soluzione rivoluzionaria e pronta all'uso a disposizione del mondo dell'architettura e dell'edilizia.

VANTAGGI TECNICI

- ISOLAMENTO TERMICO
- ISOLAMENTO ACUSTICO
- SICUREZZA
- RESISTENZA AGLI URTI
- SEMPLICITÀ DI POSA
- RAPIDITÀ DI POSA
- ZERO MANUTENZIONE


TECHNICAL ADVANTAGES

- THERMAL INSULATION
- ACOUSTIC INSULATION
- SAFETY
- SHOCK RESISTANCE
- SIMPLE INSTALLATION
- QUICK INSTALLATION
- ZERO MAINTENANCE

1 Gres porcellanato Mirage®
Mirage® porcelain stoneware

2 Pannello isolante in EPS
EPS insulating panel

3 Ganci stabilizzanti
Stabilising hooks



[EN]
MEFIS, developed by Mirage Engineering, is a revolutionary system for insulating exterior walls and surfaces. It consists of **porcelain stoneware slabs** that are **anchored to EPS panels**. MEFIS is an easy-to-use, effective and visually pleasing solution for the world of architecture and construction.


[FR]
MEFIS est le système que Mirage Engineering propose pour l'**isolation de façades et de revêtements extérieurs**, composé de **plaques en grès cérame ancrées à des panneaux en EPS**. Simplicité, efficacité et esthétique font de MEFIS une solution révolutionnaire et prête à l'emploi à disposition du monde de l'architecture et du bâtiment.



[RU]
MEFIS – это система, предлагаемая подразделением Mirage Engineering для **теплоизоляции фасадов и наружной обшивки**, состоящая из **плит из керамогранита, прикрепленных к панелям из полистирола**. Простота, эффективность и эстетика делают систему MEFIS революционным решением, готовым для применения и пригодным для архитекторов и строителей.

[中國]
MEFIS 是 Mirage Engineering (Mirage 工程公司) 提出的用于外墙和外包层保温的系统，由固定在 EPS 板上的瓷质石板组成。简洁、有效和美观使 MEFIS 成为建筑和施工领域可用的革命性的、随时可用的解决方案。

Maggiori informazioni
More informations





EVO_2/E™ OUTDOOR SYSTEM

it's TIME to
GO OUT!

EVO_2/E™ di Mirage® è il primo grès porcellanato in 20 e 30 mm di spessore prodotto e commercializzato come progetto completo per l'universo outdoor.

Maggiori informazioni
More informations



Un sistema completo di pavimenti e pezzi speciali per spazi esterni pubblici e residenziali, capace di coniugare prestazioni tecniche di altissimo livello ad un ricercato gusto estetico.



Una concezione ceramica innovativa che risponde ad ogni esigenza grazie ad una vasta gamma di formati, colori, finiture e differenti modalità di posa.

[EN]
EVO_2/E™ by Mirage® is the first **20 and 30 mm** thick porcelain stoneware produced and sold as a complete outdoor project.

A complete system of floors and special pieces for public and residential outdoor spaces, with high technical and visual performance.

An innovative ceramic concept that offers a wide range of different sizes, colours, finishes and installation methods.

[DE]
EVO_2/E™ by Mirage® ist das erste Feinsteinzeug mit **20 und 30 mm** Stärke, das als Gesamtprojekt für die Gestaltung von Außenbereichen produziert und vermarktet wird.

Ein komplettes System von Fußböden und Formteilen für den öffentlichen und privaten Außenbereich, das in der Lage ist, höchste technische Leistung mit einem raffinierten ästhetischen Geschmack zu verbinden.

Ein innovatives Keramikkonzept, das dank einer großen Auswahl an Größen, Farben, Oberflächen und Verlegemethoden keine Wünsche offenlässt.

[FR]
EVO_2/E™ de Mirage® est le premier **20 et 30 mm en grès cérame** produit et commercialisé pour toutes les applications extérieures.

Un système complet de revêtements de sol et de pièces spéciales pour les espaces extérieurs publics et résidentiels, concentré unique de performances techniques de haut niveau et d'esthétique recherchée.

Une nouvelle conception de la céramique, qui propose une vaste gamme de formats, de couleurs, de finitions et de modalités de pose.

[ES]
EVO_2/E™ de Mirage® es el primer gres porcelánico de **20 y 30 mm de espesor** que se produce y comercializa como proyecto completo para el universo outdoor.

Un sistema completo de pavimentos y piezas especiales para espacios públicos y residenciales al aire libre, que combina un alto desempeño técnico con un sofisticado gusto estético.

Una innovadora concepción cerámica que satisface cada necesidad gracias a una amplia línea de formatos, colores, acabados y diferentes métodos de colocación.


[RU]
EVO_2/E™ производства компании Mirage® - это первый керамогранит толщиной **20-30 мм**, выпускаемый и продаваемый, как комплексный проект для наружных работ.

Комплексная система плит для настилов и специальных элементов для отделки общественных и жилых площадей, сочетающая технические характеристики высочайшего уровня с изысканным эстетическим вкусом.


Инновационное решение керамической плитки, способное удовлетворить любое требование благодаря широкому ассортименту форматов, цветов, отделок и различным способам укладки.

[中國]
Mirage®的EVO_2/E™是作为户外环境的完整系列而生产
和销售的第一个**20-30毫米厚**的炻瓷砖产品系列。
这个用于公共和住宅户外空间的完整地砖和特殊件系列，能够将高水平的技术性能和高雅的审美品味完美结合。创新的陶瓷理念，可以满足各种尺寸、颜色、饰面和不同施工模式的要求。

Il progetto EVO_2/E™ Mirage® propone un set di soluzioni di posa adatte a ogni terreno e superficie per garantire la massima versatilità applicativa.



Private Resort - Italy



Sonnenhof Hotel - Italy

MASSIMA VERSATILITÀ APPLICATIVA

- Posa su erba
- Posa su massetto
- Posa su ghiaia
- E-BASE
- E-DECK
- ROOFTOP E-DECK

FULL LAYING VERSATILITY

- Laying on grass
- Adhesive installation
- Laying on gravel
- E-BASE
- E-DECK
- ROOFTOP E-DECK

[EN]

The Mirage® EVO_2/E™ project offers a number of installation solutions suitable for any type of terrain and surface to guarantee maximum laying versatility.

[DE]

Das Projekt EVO_2/E™ Mirage® bietet eine Reihe von Verlegelösungen, die für jeden Untergrund und jede Oberfläche geeignet sind, um eine maximale Vielseitigkeit der Anwendung zu gewährleisten.

[FR]

Le projet EVO_2/E™ Mirage® propose un ensemble de solutions de pose adaptées à chaque terrain et surface, afin de garantir la plus grande polyvalence d'application.

[ES]

El proyecto EVO_2/E™ Mirage® ofrece un conjunto de soluciones de colocación adecuadas para todo terreno y superficie y asegura la máxima versatilidad de aplicación.

[RU]

Проект EVO_2/E™ компании Mirage® предлагает набор решений по укладке плит, пригодных для любого типа грунта и поверхности, в целях обеспечения наибольшего разнообразия вариантов применения.

[中國]

Mirage®的EVO_2/E™项目提出了一系列适合任何土地和表面的施工解决方案，以确保最大的多样化应用。



evo_2/e™

INSTALLATIONS

Le grandi lastre si integrano perfettamente all'interno della gamma di collezioni Mirage®, aumentandone le potenzialità.

Una gamma che comprende oltre 60 colori, differenti superfici e ispirazioni materiche, sintesi di tecnologia e creatività.



All'interno di un panorama architettonico dinamico ed articolato, l'ampia offerta di grandi lastre Mirage® genera **nuove opportunità progettuali e funzionali**, garantite dalle dimensioni e dalle molteplici possibilità applicative.

[EN]
The large-size slabs integrate perfectly into the range of Mirage® collections, increasing the application possibilities.

A range including over 60 colours, different material inspirations and surfaces, the synthesis of technology and creativity.

Within a dynamic and well-defined architectural panorama, Mirage's wide range of large-size slabs opens up **new design and functional opportunities**, guaranteed by the sizes and the numerous application possibilities.

[FR]
Les grandes plaques s'intègrent parfaitement à l'éventail de collections Mirage® et en augmentent les potentialités.

Une gamme qui comprend plus de 60 couleurs, différentes inspirations de matières et de surfaces, synthèse de technologie et de créativité.

Au sein d'un panorama architectural dynamique et structuré, la vaste gamme de grandes plaques Mirage® génère **nouvelles opportunités fonctionnelles et de conception**, garanties par les dimensions et les multiples possibilités d'application.

[RU]
Крупноформатные плиты прекрасно дополняют гамму коллекций Mirage®, увеличивая их потенциал.

Ассортимент включает более 60 цветовых вариантов, богатый выбор фактур и дизайнов, являющихся результатом взаимодействия технологий и креативности.

В рамках динамичной и сложной архитектурной панорамы широкий ассортимент крупноформатных плит Mirage® создает **новые проектные и функциональные возможности** благодаря размерам и разнообразию применения продукта.

[DE]
Die großen Platten fügen sich perfekt in die Mirage®-Kollektion ein und erhöhen ihr Potenzial.

Eine Produktpalette, die mehr als 60 Farben und verschiedene Materialinspirationen und Oberflächen umfasst, in der die Technologie und die Kreativität perfekt miteinander verschmelzen.

Innerhalb einer dynamischen und aufgefächerten Architekturlandschaft, generiert die große Auswahl an großen Mirage®-Platten **neue Gestaltungsmöglichkeiten und funktionelle Optionen**, die durch die Größe und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten garantiert werden.

[ES]
Las grandes placas se integran perfectamente en la línea de las colecciones Mirage®, mejorando su potencial.

Una gama que incluye más de 60 colores, diferentes inspiraciones materiales y acabados, síntesis de tecnología y creatividad.

Dentro de un panorama arquitectónico dinámico y articulado, la amplia oferta de grandes placas Mirage® genera **nuevas oportunidades de proyecto y funcionales**, garantizadas por su tamaño y las múltiples posibilidades de aplicación.

[中國]
大尺寸板材完美补充了Mirage®系列产品，增强了它的潜力。该系列包括60多种颜色，灵感源自各种不同的材料和表面，是技术与创意的完美结合。

在一个动态和密切相关的建筑全貌中，Mirage®大尺寸板材系列的众多产品，提供了新的设计和功能的机会，其尺寸和多样化的应用保证了这一点。

 **Maggiori informazioni**
More informations



SLABS for DESIGN and ARCHITECTURE



Perché le grandi lastre Mirage®:

- Minore numero di fughe, estetica impareggiabile e maggiore pulibilità.
- Continuità tra pavimento e rivestimento.
- Integrazione e coordinabilità tra formati grandi e formati classici.
- Fedeltà ed affidabilità delle forniture.
- Ampia gamma formati e colori.



Infinite possibilità progettuali

- | | |
|----------------|---------------------|
| • Pavimenti | • Top bagno |
| • Rivestimenti | • Piatti doccia |
| • Facciate | • Residenziale |
| • Banconi | • Commerciale |
| • Lavabi | • Interni / Esterni |
| • Arredi | |



[EN]
Why large Mirage® slabs:
 • Greater aesthetic impact and easier to clean due to less grout joints.
 • Seamless transition between floor and walls.
 • Integration and mix-and-match of large sizes and classic sizes.
 • Efficient and reliable supply.
 • Wide range of sizes and colours.

[FR]
Pourquoi les grandes plaques Mirage® :
 • Esthétique sans compromis et meilleure nettoyabilité grâce au nombre réduit de joints.
 • Continuité entre sol et revêtement mural.
 • Intégration et combinaison entre grands formats et formats classiques.
 • Fidélité et fiabilité des fournitures.
 • Large gamme de formats et de couleurs.

[RU]
Почему крупноформатные плиты производства Mirage®:
 • Меньшее количество швов, несравнимый эстетический эффект и проще очистка.
 • Цельность отделки стен и полов.
 • Дополнение и комбинирование плит крупного и традиционного форматов.
 • Верность и надежность поставок.
 • Широкий выбор форматов и цветовых вариантов.

[DE]
Gründe für die Großformatigen Platten von Mirage®:
 • Mehr Ästhetik und bessere Pflegeleichtigkeit durch weniger Fugen.
 • Kontinuität zwischen Boden- und Wandfliesen.
 • Integration und Koordination zwischen großen und klassischen Formaten.
 • Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei den Lieferungen.
 • Große Auswahl an Größen und Farben.

[ES]
Por qué las grandes placas Mirage®:
 • Menor número de juntas, estética inigualable y mayor limpiabilidad.
 • Continuidad entre pavimento y revestimiento.
 • Integración y coordinabilidad de formatos grandes y clásicos.
 • Fidelidad y fiabilidad de los suministros.
 • Amplia gama de formatos y colores.

[CHN]
为什么要使用Mirage®的大尺寸陶瓷板材：
 • 由于填缝数量较少，美观性和清洁性更高。
 • 地砖和墙砖之间的连续性。
 • 大尺寸和经典尺寸之间的集成和协调。
 • 供应产品的忠诚度和可靠性。
 • 多种尺寸和颜色。

[EN]
Endless design possibilities
 • **Floorings**
 • **Coverings**
 • **Facades**
 • **Countertops**
 • **Washbasins**
 • **Furnitures**
 • **Vanity Top**
 • **Showers trays**
 • **Residential Areas**
 • **Commercial Areas**
 • **Indoor / Outdoor Areas**

[DE]
Unendliche kreative Möglichkeiten
 • **Bodenbeläge**
 • **Wandverkleidungen**
 • **Fassaden**
 • **Theken**
 • **Waschbecken**
 • **Einrichtungsobjekte**
 • **Vanity Top**
 • **Duschwannen**
 • **Residential**
 • **Gewerbebereiche**
 • **Innen- und Außenbereiche**

[FR]
Possibilités conceptuelles infinies
 • **Sols**
 • **Revêtements**
 • **Façades**
 • **Comptoirs**
 • **Lavabos**
 • **Décorations**
 • **Plan de salle de bains**
 • **Vanity Top**
 • **Platos de ducha**
 • **Résidentiel**
 • **Commercial**
 • **Intérieurs / Extérieurs**

[ES]
Endless design possibilities
 • **Pavimentos**
 • **Revestimientos**
 • **Fachadas**
 • **Mostradores**
 • **Lavabos**
 • **Equipamientos**
 • **Vanity Top**
 • **Platos de ducha**
 • **Residencial**
 • **Comercial**
 • **Interiores / Exteriores**

[RU]
Бесконечное множество проектных вариантов
 • **Напольное покрытие**
 • **Облицовка стен**
 • **Фасады**
 • **Торговые прилавки**
 • **Мойки**
 • **Предметы обстановки**
 • **Vanity Top**
 • **Душевые поддоны**
 • **Жилой сектор**
 • **Торговый сектор**
 • **Интерьер / Экстерьер**

[CHN]
无限的设计可能性
 • 地板
 • 墙壁
 • 外立面
 • 柜台
 • 洗手台
 • 家具
 • 浴室工作台面
 • 淋浴房底盆
 • 住宅
 • 商业
 • 内部/外部

Affidabilità + Sicurezza + libertà progettuale

Ricerca ed eccellenza estetica sono solo il punto di partenza per le grandi lastre Mirage®.

Le nostre superfici, realizzate solo con le migliori materie prime e sinterizzate a oltre 1200° con tutto il know-how e l'ingegneria Mirage®, permettono di poter contare su un materiale ultra compatto, con **performance tecniche senza compromessi e un impareggiabile livello di praticità e sicurezza**.



[EN] Reliability + safety + design freedom

Research and superb style are just the start of what Mirage large slabs have to offer. Our surfaces, created using only the finest materials and sintered at over 1200° with all the knowhow and engineering skill of Mirage, offer the guarantee of an ultra-compact material that boasts **uncompromising technical performance and a peerless level of safety and practical qualities**.

[FR] Fiabilité + sécurité + liberté conceptuelle

La recherche et l'excellence esthétique constituent le seul point de départ pour les grandes plaques Mirage. Nos surfaces, réalisées uniquement à partir des meilleures matières premières et sintérisées à plus de 1200° grâce au savoir-faire et à l'ingénierie Mirage, permettent de pouvoir compter sur un matériau ultra compact, avec des performances techniques sans compromis et un niveau de praticité et de sécurité inégalable.

[DE] Zuverlässigkeit + sicherheit + gestaltungsfreiheit

Forschung und Entwicklung und ästhetische Exzellenz sind nur der Ausgangspunkt für die großen Platten von Mirage. Unsere Oberflächen werden nur aus den besten Rohstoffen hergestellt und mit dem gesamten Know-how und der Technik von Mirage bei über 1200° C gesintert. Auf diese Weise entsteht ein ultrakompaktes Material mit kompromissloser technischer Leistung und einem beispiellosen Maß an Funktionalität und Sicherheit.

[ES] Fiabilidad + seguridad + libertad de diseño

Investigación y excelencia estética son solo el punto de partida de las grandes placas Mirage®. Nuestras superficies, fabricadas solo con las mejores materias primas y sinterizadas a más de 1200° con todo el saber y la ingeniería Mirage®, permiten poder contar con un material ultracompacto, con unas prestaciones técnicas sin concesiones y un nivel de practicidad y seguridad sin igual.

[RU]

Надежность+безопасность+свобода проектирования
Научно-технические разработки и высокие эстетические характеристики – вот исходные отличительные черты плит крупного формата компании Mirage®. Наши плиты, изготовленные исключительно из высококачественного сырья с обжигом при температуре свыше 1200° с использованием всех научно-технических знаний и технологий Mirage®, позволяют рассчитывать на сверхкомпактный материал, с техническими свойствами без компромиссов и несравнимым уровнем практичности и безопасности.

[CHN]

可靠性+安全+设计自由
研究和出色美观只是Mirage大规格瓷砖板材的起点。
我们的瓷砖仅使用最佳原材料制成，并且在超过1200°的温度下使用Mirage专有技术和工程技术进行烧结，使我们能够制造超致密的材料，具有出色的技术性能和无与伦比的实用性和安全性。

VANTAGGI TECNICI TECHNICAL ADVANTAGES



Idonee al contatto con alimenti
Suitable for contact with foodstuffs
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Aptes au contact avec les aliments
Aptas para el contacto con alimentos
Подходит для контакта с едой
适合与食物接触



Inattaccabili da macchie e acidi
Impervious to stains and acids
Flecken- und säurebeständig
Inattaquables par les taches et les acides
Inatacables por las manchas y los ácidos
Устойчивы к воздействию пятен и кислот
不易受污渍和酸侵蚀



Resistenti al calore
Heat resistant
Hitzebeständig
Résistantes à la chaleur
Resistentes al calor
Устойчивы к воздействию тепла
耐热



Inassorbenti
Non-absorbent
Geringe Wasseraufnahme
Non absorbantes
Inabsorbentes
Не поглощают влагу
不吸水



Superfici resistenti e compatte
Resistant, compact surfaces
Robuste und kompakte Oberflächen
Surfaces résistantes et compactes
Resistentes y compactas
Компактная прочная поверхность
耐用和紧凑的表面



Facili da pulire
Easy to clean
Pflegeleicht
Faciles à nettoyer
Fáciles de limpiar
Легкие в очистке
易于清洁



Resistenti al gelo
Frost resistant
Frostbeständig
Résistant au gel
Resistentes al hielo
Морозоустойчивы
耐冻性



Non combustibili
Non-combustible
Nicht brennbar
Non combustibles
No combustibles
Не горючие
不可燃



Stabili cromaticamente
Colour-stable
Farbstabil
Stables du point de vue chromatique
Con estabilidad cromática
Устойчивая окраска
色度稳定性

**YOUR OWN
AUTHENTIC BATHROOM**


100% BATHROOM



Stili, tendenze e idee creative
in continuo aggiornamento.

Mirage® propone oltre 30 soluzioni realizzate in un ambiente di due metri per due, che offrono molteplici ispirazioni progettuali per caratterizzare e rendere unico l'ambiente bagno.

Maggiori informazioni
More informations



[EN]

Styles, trends and creative ideas are always changing.
Mirage® offers over 30 different solutions within a two-by-two-meter space, providing customers with a wide range of creative options to characterise and distinguish their bathroom space.

[DE]

Eine ständige Aktualisierung der Stile, Tendenzen und kreativen Ideen.
Mirage® bietet mehr als 30 in einem 2x2 Meter großen Raum umgesetzte Lösungen, die zahlreiche Inspirationen für die Planung liefern, um das Badezimmer zu prägen und einmalig zu gestalten.

[FR]

Styles, tendances et idées créatives continuellement mis à jour.
Mirage® propose plus de 30 solutions réalisées dans un environnement de deux mètres sur deux, qui offrent de multiples inspirations conceptuelles afin de caractériser et rendre unique l'espace de la salle de bains.

[ES]

Estilos, tendencias e ideas creativas en continua actualización.
Mirage® propone más de 30 soluciones realizadas en un espacio de dos por dos metros, ofreciendo múltiples inspiraciones de diseño para caracterizar y hacer único el cuarto de baño.

[RU]

Постоянно обновляемые стили, тенденции и креативные идеи.
Компания Mirage® предлагает более 30 решений для помещения площадью два метра на два, дающие многочисленные проектные идеи, позволяющие сделать необычной и уникальной ванную комнату.

[中]

不断被更新的风格、趋势和创意。
Mirage®为两米乘两米的空间提供30多个解决方案；多种设计灵感使浴室环境变得独一无二。

Con il progetto
BATHMOOD,
Mirage® propone soluzioni di
interior design perfettamente
coordinabili con pavimenti e
rivestimenti.



Una ricca selezione di lavabi da appoggio o freestanding, piatti doccia, specchi, mobili contenitori e sedute, tutti combinabili tra loro e disponibili in molteplici dimensioni.



[EN]
With the BATHMOOD project, Mirage® offers interior design solutions that can be perfectly coordinated with floors and coverings.
A rich selection of leaning or freestanding washbasins, shower trays, mirrors, container furniture and seats, all combinable between them and available in numerous dimensions.

[DE]
Mit dem Projekt BATHMOOD bietet Mirage® Innendesign-Lösungen an, die perfekt auf die Fußböden und Verkleidungen abgestimmt sind.
Eine reiche Auswahl an Aufsatz- oder freistehenden Waschbecken, Duschwannen, Spiegeln, Schränken und Sitzmöbeln, die alle miteinander kombiniert werden können und in verschiedenen Größen erhältlich sind.

[FR]
Avec le projet BATHMOOD, Mirage® propose des solutions de design d'intérieur qui s'assortissent parfaitement avec des sols et des revêtements.
Une riche sélection de lavabos à poser ou autoportants, de receveurs de douche, de miroirs, de meubles de rangement et d'assise, tous combinables entre eux et disponibles en nombreuses dimensions.

[ES]
Con el proyecto BATHMOOD, Mirage® propone soluciones de diseño de interiores que pueden coordinarse perfectamente con pavimentos y revestimientos.
Una rica selección de lavabos de apoyo o de pedestal, platos de ducha, espejos, muebles y asientos, todos ellos combinables entre sí y disponibles en múltiples dimensiones.

[RU]
В своем проекте BATHMOOD компания Mirage® предлагает интерьерные решения, прекрасно сочетающиеся с напольной и настенной облицовкой.
Широкий выбор накладных или отдельно стоящих раковин, душевых поддонов, зеркал, корпусной мебели и сидений, комбинируемых между собой и самых различных размеров.

[ES]
通过BATHMOOD项目，Mirage®提供了可以与地砖和墙砖完美搭配的室内设计解决方案。
这个灵活且不断发展的系列，配置变化多端，可进行几乎无限的组合和具体的解决方案，满足任何需求。



BATHMOOD PROJECT

MIRAGE DESIGN
FURNITURE



Una articolata gamma di colori, effetti e superfici, in grado di assecondare i gusti e le esigenze estetiche più diverse attraverso abbinamenti coordinati o contrasti mix&match.



[EN]
A structured range of colours, effects and finishes, able to satisfy the most varied tastes and aesthetic needs through coordinated combinations or mix&match contrasts.

[DE]
Eine umfassende Palette von Farben, Effekten und Oberflächen abgerundet, die durch koordinierte Kombinationen oder Mix&Match-Kontraste die unterschiedlichsten Vorlieben und ästhetischen Bedürfnisse erfüllen.

[FR]
Une gamme complète de couleurs, d'effets et de surfaces, en mesure de satisfaire les goûts et les exigences esthétiques les plus diverses à travers des assortiments coordonnés ou des contrastes mix&match.

[ES]
Una gama articulada de colores, efectos y acabados, capaz de satisfacer los gustos y las exigencias estéticas más diversas mediante combinaciones coordinadas o contrastes mix&match.

[RU]
Богатый выбор цветов, эффектов и поверхностей способен удовлетворить самые разнообразные вкусы и эстетические требования посредством координированных или контрастных сочетаний «mix&match».

[中國]
丰富多样的颜色、效果和表面处理，可增强功能性设计，通过协调的组合或精致的混搭，可以满足最多样化的品味和审美需求。

MIRAGE BOOK
2023

COLLECTIONS

Collezioni | Kollektionen | Collections
Colecciones | Коллекции | 系列

EFFETTO PIETRA



Shore AD 01 600x600 / 24"x24" NAT RECT EVO_2/E™ 20 mm

ARDESIE


Shapes and colour combinations selected from the best references in the natural world for textures that are never repetitive, ensured by a controlled random mixing effect.



Shore AD 01 600x600 / 24"x24" NAT RECT EVO_2/E™ 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Shore
AD 01Island
AD 02African stone
AD 03

EFFETTO PIETRA

ARDESIE



African Stone AD 03 600x600 / 24"x24" NAT RECT EVO_2/E™ * 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

SHORE AD 01



Formati Nominali Nominal Sizes 600x600 / 24"x24"	Superficie Finish NAT RECT	Spessore mm Thickness mm 20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERA KOLL 07 MAPEI 111 Grigio Argento LATICRETE 88 Silver Shadow		



ISLAND AD 02



Formati Nominali Nominal Sizes 600x600 / 24"x24"	Superficie Finish NAT RECT	Spessore mm Thickness mm 20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERA KOLL 06 MAPEI 110 Manhattan LATICRETE 89 Smoke Grey		



AFRICAN STONE AD 03



Formati Nominali Nominal Sizes 600x600 / 24"x24"	Superficie Finish NAT RECT	Spessore mm Thickness mm 20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERA KOLL 09 MAPEI 113 Grigio Cemento LATICRETE 34 Sand Stone		



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

Formati Nominali Nominal Sizes 600x600 / 24"x24"	Superficie Finish NAT	Spessore mm Thickness mm 20 mm
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
SHORE AD 01 V3 ■		
ISLAND AD 02 V3 ■		
AFRICAN STONE AD 03 V4 ■		
Peso lordo per scatola Gross weight per box 31,15		
Pezzi per scatola Pieces for box 2		
mq. scatola sqm. box 0,72		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet 30		
mq. pallet sqm. pallet 21,60		

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

Unico 2.0
Pezzi speciali Special pieces 300x600x20 12"x24"x3/4"
Superficie Finish NAT
SHORE AD 01 ■
ISLAND AD 02 ■
AFRICAN STONE AD 03 ■
Pezzi per scatola Pieces for box 3


MY NOTES

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information




African Stone AD 03 - 600x600 / 24"x24" NAT RECT EVO_2/E 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNAMM ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≥ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUDEHNUKGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性			NAT 20 mm
DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	
ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55	
AS 4586	-	P4	
DIN 51130	-	R11	
DIN 51097	-	A+B	
UNE 41901	≥ CL1	CL3	
BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	
BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO CEMENTO/RESINA



RIGHT WALL: Delight CL 02 1200x2780 / 48"x10" SP RECT
REAR WALL and BENCH: Delight CL 02 600x1200 / 24"x48" SP RECT
FLOOR: CL 02 Patchy 400x347 / 15¾"x13¾" SP

CLAY

For architecture and design, resin and concrete are an excellent planning and style resource, ideal for creating striking effects

Clay features the coated effect typical of resin, with a slightly shiny effect on a matt surface, in a palette of dense colours, suitable for bringing a touch of character to any setting.



WALL: Grace CL 10 400x800 / 15¾"x31½" SP RECT
FLOOR: JURUPA Master JP 03 200x1200 / 8"x48" NAT RECT




WALL: Awake CL 03 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
 FLOOR: Awake CL 03 800x800 / 31½"x31½" SP RECT
 COUNTER: Karma CL 05 200x800 / 8"x31½" SP RECT

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Calm
CL 01




Delight
CL 02




Awake
CL 03



Fancy
CL 04




Verve
CL 05




Shy
CL 06




Trust
CL 07



Karma
CL 08



Glee
CL 09



Grace
CL 10

EFFETTO CEMENTO/RESINA

CLAY



WALL: Calm CL 01 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Calm CL 01 1200x1200 / 48"x48" SP RECT



WALL: Verve CL 05 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: JURUPA Camp JP 04 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



INDOOR FLOOR: Awake CL 03 600x1200 / 24"x48" SP RECT
OUTDOOR FLOOR: Awake CL 03 800x800 / 31½"x31½" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm

EFFETTO CEMENTO/RESINA

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

CALM CL 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 20
MAPEI 111 Grigio Argento
LATICRETE 44 Bright White

FANCY CL 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 09
MAPEI 112 Grigio Medio
LATICRETE 78 Sterling Silver

DELIGHT CL 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 06
MAPEI 110 Manhattan
LATICRETE 88 Silver Shadow


VERVE CL 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 11
MAPEI 114 Antracite
LATICRETE 45 Raven


AWAKE CL 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 08
MAPEI 112 Grigio Medio
LATICRETE 78 Sterling Silver

SHY CL 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 21
MAPEI 137 Caraibi
LATICRETE 90 Light Pewter

EFFETTO CEMENTO/RESINA

CLAY

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

TRUST CL 07



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	45
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	24 Natural Grey

GRACE CL 10



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	40
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

KARMA CL 08



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	16
MAPEI	174 Tornado
LATICRETE	53 Twilight Blue

GLEE CL 09



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x800 / 8"x31½"	SP RECT	9
400x800 / 15¾"x31½"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	07
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver


MY NOTES

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
SP: Spazzolata

EFFETTO CEMENTO/RESINA

CLAY

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	± 9 mm									
Formati Nominali Nominal Sizes	200x800 8" x 31½"	400x800 15¾" x 31½"	800x800 31½" x 31½"	300x600 12" x 24"	600x600 24" x 24"	600x1200 24" x 48"	1200x1200 48" x 48"			
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.										
Superficie Finish	SP	SP	NAT	SP	NAT	NAT	SP	NAT	SP	
CALM CL 01	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	
DELIGHT CL 02	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	
AWAKE CL 03	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	
FANCY CL 04	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	
VERVE CL 05	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	
SHY CL 06	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	
TRUST CL 07	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	
KARMA CL 08	V2	■	■	-	-	-	■	-	-	
GLEE CL 09	V2	■	■	-	-	-	■	-	-	
GRACE CL 10	V2	■	■	-	-	-	■	-	-	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	41,00	25,90	25,90	24,73	24,73	25,58	22,13	32,29	32,29	61,56
Pezzi per scatola Pieces for box	6	4	4	2	2	7	3	2	2	
mq. scatola sqm. box	0,96	1,28	1,28	1,28	1,28	1,26	1,08	1,44	1,44	2,88
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	36	28	28	48	48	40	40	35	35	20
mq. pallet sqm. pallet	34,56	35,84	35,84	61,44	61,44	50,40	43,20	50,40	50,40	57,60

TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA (NAT R10 A+B).
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology (NAT R10 A+B).

	± 6 mm	± 20 mm
Formati Nominali Nominal Sizes	1200x2780 48" x 110"	800x800 31½" x 31½"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
Superficie Finish	SP	ST
CALM CL 01	V2	■
DELIGHT CL 02	V2	■
AWAKE CL 03	V2	■
FANCY CL 04	V2	■
VERVE CL 05	V2	■
SHY CL 06	V2	■
TRUST CL 07	V2	■
KARMA CL 08	V2	■
GLEE CL 09	V2	-
GRACE CL 10	V2	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		29,70
Pezzi per scatola Pieces for box		1
mq. scatola sqm. box		0,64
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		562
mq. pallet sqm. pallet		42
Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro. For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.		

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino G*
Pezzi speciali Special pieces	72x600 2⅓" x 24"	72x800 2⅓" x 31½"	300x600 12" x 24"	330x800 13½" x 31½"	330x1200 13½" x 48"	300x600 12" x 24"
Superficie Finish	SP	SP	NAT	SP	NAT	SP
CALM CL 01	■	■	■	■	■	■
DELIGHT CL 02	■	■	■	■	■	■
AWAKE CL 03	■	■	■	■	■	■
FANCY CL 04	■	■	■	■	■	■
VERVE CL 05	■	■	■	■	■	■
SHY CL 06	■	■	■	■	■	■
TRUST CL 07	■	■	■	■	■	■
KARMA CL 08	■	■	-	■	-	-
GLEE CL 09	■	■	-	■	-	-
GRACE CL 10	■	■	-	■	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7	4	7

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

	Gradino B ang.	Gradino B	Gradino B	Gradino B
Pezzi speciali Special pieces	330x330 13½" x 13½"	330x600 13½" x 24"	330x800 13½" x 31½"	330x1200 13½" x 48"
Superficie Finish	SP	NAT	SP	NAT
CALM CL 01	■	■	■	■
DELIGHT CL 02	■	■	■	■
AWAKE CL 03	■	■	■	■
FANCY CL 04	■	■	■	■
VERVE CL 05	■	■	■	■
SHY CL 06	■	■	■	■
TRUST CL 07	■	■	■	■
KARMA CL 08	■	-	■	-
GLEE CL 09	■	-	■	-
GRACE CL 10	■	-	■	-
Pezzi per scatola Pieces for box	4	4	4	4

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSEZZE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构

SP: Spazzolata

EFFETTO CEMENTO/RESINA

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

 **Mosaic 36T SP**
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



 **Tribend SP**
300x300 / 12"x12"
Tessere 14x95 / 3/8"x3 1/2"



 **Patchy SP**
400x347 / 15 3/4"x13 5/8"




CLAY


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

 **Nest SP**
210x420 / 8 1/2"x17"



 **Curtain SP**
400x400 / 15 3/4"x15 3/4"



MOSAICO 36T, TRIBEND, PATCHY, NEST, CURTAIN:

Decor su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

EFFETTO CEMENTO/RESINA

CLAY

I DECORATI 800x800x20 mm

800x800x20 mm decorated tiles | Die dekorierten Fliesen 800x800x20 mm | Les décorés 800x800x20 mm
Azulejos decorados 800x800x20 mm | Декоры 800x800x20 mm | 装饰砖 800x800x20 mm

DRAPERY ST 20mm



CL 04 3 grafiche - 3 graphics


800x800x20 / 31½" x 31½" x ¾"



CL 04 3 grafiche - 3 graphics


800x693x20 / 31½" x 27" x ¾" (ottenuto dal taglio del formato 800x800x20. / 800x800x20 cutting size)

MOJO ST 20mm



CL 03 3 grafiche - 3 graphics

800x800x20 / 31½" x 31½" x ¾"



CL 03 3 grafiche - 3 graphics

800x693x20 / 31½" x 27" x ¾" (ottenuto dal taglio del formato 800x800x20. / 800x800x20 cutting size)

DRAPERY E MOJO: grafiche miscelate in modo casuale.
DRAPERY AND MOJO: graphics mixed randomly.

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SPA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTÉRISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²	¾ 6 mm: S ≥ 1.100 N R ≥ 45 N/mm ² ¾ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ¾ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKoeffizient COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
		SP NAT ST 20mm	
DM 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 > 0,40 ≥ 0,55
ANSI A326.3		Wet and Dry	≥ 0,42 ≥ 0,42 ≥ 0,55
AS 4586		-	P2 P3 P4
DIN 51130		-	R9 R10 R11
DIN 51097		-	- A+B A+B+C
UNE 41901		≥ CL1	CL1 CL2 CL3
BS 7976 sl.96-4S		Wet and Dry	- ≥ 0,36 ≥ 0,36
BS 7976 sl.55-TRL		Wet and Dry	- ≥ 0,36 ≥ 0,36

Pezzi per scatola Pieces for box	
Mosaico 36T	6
Tribend	6
Patchy	6
Nest	3sx + 3dx
Curtain	6
Drapery	1
Mojo	1

SCIVOLOSI	SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性
------------------	---

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SPA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

EFFETTO MARMO



FLOOR: Calacatta Gold **CP 02** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
WALL: Calacatta Gold **CP 02** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT

COSMOPOLITAN

A collection of **UNIQUE** and **EXCLUSIVE** marbles in porcelain stoneware to mimic the depth and the wealth of detail and the random veining patterns.

A collection in which each slab offers all the thrill of a work of art.




Calacatta Gold **CP 02** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Statuario Extra
CP 01Calacatta Gold
CP 02Arabescato Oro
CP 03Statuario Fantastico
CP 04White Crystal
CP 05Mystic Grey
CP 06Amazzonite
CP 07WALL: Mystic Grey **CP 06** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT - Plum **CP 06** 300x300 / 12"x12" LUCFLOOR: Mystic Grey **CP 06** 800x800 / 31½"x31½" LUC RECTSHOWER and WASHBASIN: CLAY Trust **CL 07** SP



WALL: Arabescato Oro **CP 03** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT / GLOCAL Sugar **GC 07** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Arabescato Oro **CP 03** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
COUNTERTOP: GLOCAL Sugar **GC 07** SP

EFFETTO MARMO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

STATUARIO EXTRA CP 01



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	NAT / LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48" x 96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	NAT / LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input type="radio"/> V2
KERAKOLL 03		
MAPEI 103 Bianco Luna		
LATICRETE 44 Bright White		

CALACATTA GOLD CP 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	NAT / LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48" x 96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	NAT / LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input type="radio"/> V2
KERAKOLL 03		
MAPEI 103 Bianco Luna		
LATICRETE 44 Bright White		

ARABESCATO ORO CP 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48" x 96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	NAT / LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input type="radio"/> V2
KERAKOLL 20		
MAPEI 103 Bianco Luna		
LATICRETE 44 Bright White		

STATUARIO FANTASTICO CP 04



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input type="radio"/> V2
KERAKOLL 03		
MAPEI 103 Bianco Luna		
LATICRETE 44 Bright White		

WHITE CRYSTAL CP 05



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48" x 96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input type="radio"/> V2
KERAKOLL 43		
MAPEI 111 Grigio Argento		
LATICRETE 88 Silver Shadow		

MYSTIC GREY CP 06



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48" x 96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input type="radio"/> V2
KERAKOLL 05		
MAPEI 112 Grigio Medio		
LATICRETE 89 Smoke Grey		

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

AMAZZONITE CP 07



Formati Nominali Nominal Sizes

800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48" x 96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6

Superficie Finish

Spessore mm Thickness mm

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	10
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver

LEED Compliant

V2



WALL: White Crystal **CP 05** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
 FLOOR: White Crystal **CP 05** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮

SLK: Silk

EFFETTO MARMO

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	9 mm				
Formati Nominali Nominal Sizes	800x800 31½" x 31½"	800x1600 31½" x 63"	600x1200 24" x 48"	1200x1200 48" x 48"	1200x2400 48" x 96"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish	NAT	LUC	LUC	LUC	LUC
STATUARIO EXTRA CP 01	V2	■	■	■	■
CALACATTA GOLD CP 02	V2	■	■	■	■
ARABESCATO ORO CP 03	V2	-	■	■	■
STATUARIO FANTASTICO CP 04	V2	-	-	-	-
WHITE CRYSTAL CP 05	V2	-	■	■	■
MYSTIC GREY CP 06	V2	-	■	■	■
AMAZZONITE CP 07	V2	-	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	27,36	27,36	55,12	30,30	61,56
Pezzi per scatola Pieces for box	2	2	2	2	2
mq. scatola sqm. box	1,28	1,28	2,56	1,44	2,88
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	48	48	16	35	20
mq. pallet sqm. pallet	61,44	61,44	40,96	50,40	57,60

Please refer to page 562

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

	6 mm				
Formati Nominali Nominal Sizes	1200x2780 48" x 110"	* Kit Vein Matching 1200x2780 48" x 110"	Bookmatch 1200x2780 48" x 110"		
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish	LUC	NAT	LUC	A_LUC	B_LUC
STATUARIO EXTRA CP 01	V2	■	■	■	■
CALACATTA GOLD CP 02	V2	■	■	■	■
ARABESCATO ORO CP 03	V2	■	■	-	■
STATUARIO FANTASTICO CP 04	V2	■	-	-	-
WHITE CRYSTAL CP 05	V2	■	-	-	-
MYSTIC GREY CP 06	V2	■	-	-	-
AMAZZONITE CP 07	V2	■	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box					
Pezzi per scatola Pieces for box		Please refer to page 562	Please refer to page 562	Please refer to page 562	Please refer to page 562
mq. scatola sqm. box					
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet					
mq. pallet sqm. pallet					

* Kit Vein Matching (5 pz / 5 pcs)

ACCORDIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Précautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS p. 557 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs p. 557 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS p. 557 | Recommandations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS p.557 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS p. 557 | Рекомендации по использованию и уходу за плитами COUNTERTOPS p.557 | 规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 557

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustro | блестящая | 闪亮

COSMOPOLITAN

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B	Gradino B
Pezzi speciali Special pieces	72x800 27½" x 24"	330x800 13½" x 31½"	330x1200 13½" x 48"	330x800 13½" x 31½"	330x330 13½" x 13½"	330x800 13½" x 31½"	330x1200 13½" x 48"
Superficie Finish	LUC	NAT LUC	LUC	NAT LUC	NAT LUC	NAT LUC	LUC
STATUARIO EXTRA CP 01	■	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
CALACATTA GOLD CP 02	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
ARABESCATO ORO CP 03	■	-	■ ■	■ ■	- ■	- ■	- ■
STATUARIO FANTASTICO CP 04	-	-	-	-	-	-	-
WHITE CRYSTAL CP 05	■	-	■ ■	■ ■	- ■	- ■	- ■
MYSTIC GREY CP 06	■	-	■ ■	■ ■	- ■	- ■	- ■
AMAZZONITE CP 07	■	-	■ ■	■ ■	- ■	- ■	- ■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7 7	4	7 7	4 4	4 4	2

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information




EFFETTO MARMO

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖



Mosaico 144 LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 22x22 / 4/5"x4/5"




STATUARIO EXTRA
CP 01




CALACATTA GOLD
CP 02



ARABESCATO ORO
CP 03



WHITE CRYSTAL
CP 05




MYSTIC GREY
CP 06



AMAZZONITE
CP 07



Mosaico 36T LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



STATUARIO EXTRA
CP 01



CALACATTA GOLD
CP 02



ARABESCATO ORO
CP 03



WHITE CRYSTAL
CP 05



MYSTIC GREY
CP 06



AMAZZONITE
CP 07



Foliage LUC
323x305 / 12 4/5"x12"



STATUARIO EXTRA
CP 01



CALACATTA GOLD
CP 02



ARABESCATO ORO
CP 03




WHITE CRYSTAL
CP 05



MYSTIC GREY
CP 06



AMAZZONITE
CP 07



Plume LUC
300x300 / 12"x12"



STATUARIO EXTRA
CP 01



CALACATTA GOLD
CP 02



ARABESCATO ORO
CP 03



WHITE CRYSTAL
CP 05



MYSTIC GREY
CP 06



AMAZZONITE
CP 07

COSMOPOLITAN

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮

MOSAICO 36T, MOSAICO 144T, FOLIAGE, PLUME:
Decor su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сетя | 网板背帖装饰件

Pezzi per scatola
Pieces for box


Mosaico 144	6
Mosaico 36T	6
Foliage	10
Plume	6

Kit speciali per posa a macchia aperta.

CP 01, 02 e 03 sono disponibili anche in speciali kit che permettono di realizzare la posa “**BOOK MATCHING**” o “**DIAMOND MATCHING**”. Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro. Per un risultato ancora più ricercato e prezioso.


CP 01, 02 and 03 are also available in special kits that can be used for the “**Book Matching**” or “**Diamond Matching**” laying schemes. The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize, for an even more beautiful, sophisticated effect.

FORMATI / SIZES:



COLORI / COLOURS:


CP 01 STATUARIO EXTRA



CP 02 CALACATTA GOLD



CP 03 ARABESCATO ORO

CP 01, 02 et 03 existent aussi en kits spéciaux qui permettent de réaliser la pose « **Book Matching** » ou « **Diamond Matching** ».

Les compositions peuvent être associées au fond, dont elles gardent le format et le calibre. Pour un résultat encore plus raffiné et plus précieux.

CP 01, 02 und 03 sind auch in speziellen Sets erhältlich, die die Verlegung “**Book Matching**” oder “**Diamond Matching**” ermöglichen.

Die Kompositionen können mit dem Untergrund kombiniert werden, dessen Format und Ausmaß beibehalten wird. Für ein noch erleseneres und wertvolleres Ergebnis.


CP 01, 02 y 03 también están disponibles en kits especiales que permiten realizar la colocación “**Book Matching**” o “**Diamond Matching**”.

Las composiciones pueden ser combinadas con el fondo, del que mantienen el formato y calibre. Para un resultado aún más refinado y precioso.

Изделия CP 01, 02 и 03 представлены также в специальных комплектах для укладки по схеме “**открытая книга**” (**Book Matching**) или “**ромб**” (**Diamond Matching**). Такие омпозиции можно сочетать с фоновой плиткой с соблюдением ее формата и размера, чтобы в результате дизайн поверхности был еще более изысканным и элегантным.CP 01、02和03还备有特殊套件，可以实现“**书页式对拼**”或“**钻石对拼**”铺设。组合可以与底砖匹配，保持其尺寸和口径，旨在追求更加考究和精美的效果。

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:


CP 01 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



CP 02 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



CP 03 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L’immagine rappresentata serve a dare un’idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

Kit Vein Matching.

COSMOPOLITAN

Per offrire un servizio sempre più personalizzato, Mirage® mette a disposizione il Kit Vein Matching nei colori CP 01 e CP 02 in formato 1200x2780 mm, superficie lucida.

Il kit è composto da 5 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.

For an increasingly customised service, Mirage® offers the Vein Matching Kit in the colours CP 01 and CP02, in the 1200x2780 mm, polished surface.

The kit is composed of 5 numbered slabs and sequential patterns that create a continuous vein effect.

FORMATO / SIZE

COLORI / COLOURS:

▼ uuu 9 ▲

1200x2780
48"x110"
LUC

CP 01
STATUARIO
EXTRA

CP 01 - 1200x2780 / 48"x110" LUC

Vein matching

1 2 3 4 5

CP 02 - 1200x2780 / 48"x110" LUC

Vein matching

1 2 3 4 5

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G	VALORE MEDIO MIRAGE
TECHNICAL DATA	STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G	MIRAGE AVERAGE VALUE
TECHNISCHE DATEN	NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G	MIRAGE MITTELWERT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORME	VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALEURS MOYEN MIRAGE
CARACTERISTICAS TECNICAS	NORMA	VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G	VALOR MEDIO MIRAGE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
技术特征	标准	EN 14411 - G 标准规定值	MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN			
DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES -			LUC
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			(GL)
LATI	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME
SIDES - SEITEN			COMPLYING
COTES - CANTOS			
РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边			
SPESSORE	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME
THICKNESS - DICKE			COMPLYING
EPAISSEUR - ESPESOR			
ТОЛЩИНА - 厚度			
RETTLINIEITA DEGLI SPIGOLI	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME
STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN			COMPLYING
RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS			
КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度			
ORTOGONALITÀ	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME
RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT			COMPLYING
PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD			
КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度			
PLANARITÀ	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME
SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT			COMPLYING
PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD			
КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度			
ASSORBIMENTO D'ACQUA	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNAMME			
ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA			
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 0,48 N/mm ² .	≤ 6 mm: S≥1100 N R≥45 N/mm ² ≤ 9 mm: S≥2.500 N R≥48 N/mm ²
FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT			
RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN			
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度			
RESISTENZA ALL'URTO	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT			
RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES			
УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT			
RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN			
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度			
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	EN ISO 10545-8	—	α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT			
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL			
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数			
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN			
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS			
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性			
RESISTENZA AL GELO	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT			
RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO			
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性			
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA A LA HA
RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT			
RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA			
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE	EN ISO 10545-7	—	LUC PEI 5 (CP 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06) PEI 4 (CP 07) *
SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE			
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL			
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损			
RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT			
RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS			
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性			
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM			
PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO			
ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放			
SCIVOLOSI			
SCIVOLOSI			
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT	DM 236/89 BCRA	> 0,40	LUC
GLISSANCE - ADHERENCIA	ANSI A326.3	Wet and Dry	NAT
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	AS 4586	-	
	DIN 51130	-	
	DIN 51097	-	
	UNE 41901	≥ CL1	
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	CL1
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage Spa公司

* La superficie LUC può essere soggetta a graffi se in contatto con materiali più duri (es sassi, frammenti di piastrella, etc...) LUC finish can be subjected to scratches if in contact with harder materials (eg stones, tile fragments, etc....)



EASYWAY

TACTILE FLOORS for visually impaired and non-sighted users.

3 colours that create the appropriate colour contrasts with the surrounding floor;
4 special patterns to create any route indication.




Yellow EW 03 300x300 / 12"x12" NAT RECT

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

WHITE EW 05




Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"		
NAT RECT		
9,5		
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	07 111 Grigio Argento 88 Silver Shadow	

YELLOW EW 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"		
NAT RECT		
9,5		
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	06 110 Manhattan 89 Smoke Grey	

ANTHRACITE EW 11




Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"		
NAT RECT		
9,5		
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	11 114 Antracite 45 Raven	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	GO	STOP	TURN	CROSS
Formati Nominali Nominal Sizes	300x300 12"x12"	300x300 12"x12"	300x300 12"x12"	300x300 12"x12"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT
WHITE EW 05	■	■	■	■
YELLOW EW 03	■	■	■	■
ANTHRACITE EW 11	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	22,00	22,00	22,00	22,00
Pezzi per scatola Pieces per box	12	12	12	12
mq. scatola sqm. box	1,08	1,08	1,08	1,08
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	30	30	30
mq. pallet sqm. pallet	32,40	32,40	32,40	32,40


GO



Codice di direzione rettilinea
- costituito da scanalature
rettilinee parallele alla direzione
di marcia.

Straight direction indicator -
composed of grooves that run
in a straight line parallel to the
direction the user is walking in.


TURN



Codice di svolta - costituito da
scanalature posizionate in senso
diagonale (45°) che indicano la
necessità di svolta.

Turn indicator - composed of
grooves placed diagonally (45°)
that indicate the need to turn.


STOP



Codice di arresto - costituito da
calotte sferiche disposte a
reticolino diagonale, in modo da
dare una sensazione di netta
scomodità, scoraggiandone il
calpestio.

Stop indicator - composed of a
diagonal network of spherical caps
designed to discourage the user
from walking over them indicate
the need to turn.

CROSS



Codice di attenzione - costituito da
calotte sferiche molto
fite da applicare in senso
perpendicolare in prossimità di
una variazione di percorso ed
indicante pertanto la necessità di
prestare attenzione.

Attention indicator - composed of
a close-knit network of spherical caps
applied perpendicular to the
direction the user is walking in,
positioned near the points where a
route changes in order to draw the
user's attention to the variation.

EFFETTO PIETRA



WALL: Travertino Light **EY 07** Line 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: VICEVERSA Alba **VV 07** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT

ELYSIAN

Elysian is a real lab for indoor and outdoor applications.

A unique collection of the best-known stones used in architecture, elevated to their highest aesthetic potential.




WALL: NORR Grus **RR 09** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Saastal **EY 05**
REAR BED WALL: Saastal **EY 05** 300x600 / 12"x12" NAT RECT



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Mediterranea
EY 01



Desert Stone
EY 02



Beige Catalan
EY 03



Gris Catalan
EY 04



Saastal
EY 05



Travertino Light
EY 07



Travertino Dark
EY 08



Gold Catalan
EY 09


WALL: Gris Catalan **EY 04** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Gris Catalan **EY 04** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
BATHTUB: Gris Catalan **EY 04** SP



WALL: Desert Stone **EY 02** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Desert Stone **EY 02** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
WASHBASIN: Bathmood Comfort Desert Stone **EY 02** NAT



WALL & CABINET: Travertino Light **EY 07** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Travertino Light **EY 07** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT



FLOOR: Beige Catalan **EY 03** 600x1200 / 24"x48" ST RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

MEDITERRANEA EY 01



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
Line 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
Arrow 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	20
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	85 Almond

DESERT STONE EY 02



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
Line 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
Arrow 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
600x900 / 24"x36"	ST RECT	30

	Recommended grouts
KERAKOLL	43
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	85 Almond

BEIGE CATALAN EY 03



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	90 Light Pewter

GRIS CATALAN EY 04



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
600x900 / 24"x36"	ST RECT	30

	Recommended grouts
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

SAASTAL EY 05



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
Line 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
Arrow 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
600x900 / 24"x36"	ST RECT	30

	Recommended grouts
KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver

TRAVERTINO LIGHT EY 07



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	85 Almond

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

TRAVERTINO DARK EY 08



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
300x1200 / 12"x48"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20


Stucchi consigliati Recommended grouts	KERAKOLL 08	
KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

GOLD CATALAN EY 09



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	KERAKOLL 43	
KERAKOLL	43	
MAPEI	132 Beige 2000	
LATICRETE	23 Antique White	



WALL: Mediterranea EY 01 Arrow 1200x2780 / 48"x110" SP RECT

FLOOR: CLAY Trust CL 07 1200x1200 / 48"x48" SP RECT

TABLE: JOLIE Calacatta Select JL 02 LUC

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

EVO 9 mm									
Formati Nominali Nominal Sizes		300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	1200x1200 48"x48"	800x1600 31½"x63"		
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	ST	SP	SP	ST	SP	
MEDITERRANEA EY 01	V2	■	■	■	■	■	■	■	
DESERT STONE EY 02	V2	■	■	■	■	■	■	■	
BEIGE CATALAN EY 03	V2	■	■	■	■	■	■	-	
GRIS CATALAN EY 04	V2	■	■	■	■	■	■	-	
SAASTAL EY 05	V2	■	■	■	■	■	-	-	
TRAVERTINO LIGHT EY 07	V2	■	■	■	-	■	-	■	
TRAVERTINO DARK EY 08	V2	■	■	-	■	■	-	-	
GOLD CATALAN EY 09	V2	■	■	■	■	■	■	-	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	25,58	22,13	32,29	32,29	27,36	61,56	61,56	55,12	
Pezzi per scatola Pieces for box	7	3	2	2	2	2	2	2	
mq. scatola sqm. box	1,26	1,08	1,44	1,44	1,28	2,88	2,88	2,56	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	35	35	48	20	20	16	
mq. pallet sqm. pallet	50,40	43,20	50,40	50,40	61,44	57,60	57,60	40,96	

TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.

EVO 2/E 20 mm									
Formati Nominali Nominal Sizes		600x600 24"x24"	300x1200 12"x48"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"				
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish		ST	ST	ST	ST				
MEDITERRANEA EY 01	V2	■	-	-	-				
DESERT STONE EY 02	V2	■	-	-	-				
BEIGE CATALAN EY 03	V2	■	-	-	-				
GRIS CATALAN EY 04	V2	■	-	-	-				
SAASTAL EY 05	V2	■	-	-	-				
TRAVERTINO LIGHT EY 07	V2	-	■	-	-				
TRAVERTINO DARK EY 08	V2	-	■	-	-				
GOLD CATALAN EY 09	V2	■	-	-	-				
Peso lordo per scatola Gross weight per box		33,33	32,00	32,00	29,70				
Pezzi per scatola Pieces for box		2	2	1	1				
mq. scatola sqm. box		0,72	0,72	0,72	0,64				
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		30	36	35	42				
mq. pallet sqm. pallet		21,60	25,92	25,20	26,88				

EVO 6 mm									
Formati Nominali Nominal Sizes		1200x2780 48"x110"	Line 1200x2780 48"x110"	Arrow 1200x2780 48"x110"					
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish		SP	SP	SP					
MEDITERRANEA EY 01	V2	■	■	■					
DESERT STONE EY 02	V2	■	■	■					
BEIGE CATALAN EY 03	V2	■	-	-					
GRIS CATALAN EY 04	V2	■	-	-					
SAASTAL EY 05	V2	-	-	-					
TRAVERTINO LIGHT EY 07	V2	■	■	-					
TRAVERTINO DARK EY 08	V2	■	-	-					
GOLD CATALAN EY 09	V2	■	-	-					
Peso lordo per scatola Gross weight per box									
Pezzi per scatola Pieces for box									
mq. scatola sqm. box		Please refer to page 562	Please refer to page 562	Please refer to page 562					
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet									
mq. pallet sqm. pallet									

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

ACCORDIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSEZZO: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构
SP: Spazzolata

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino A*
Pezzi speciali Special pieces	72x600 2 ⁷ / ₈ "x24"	72x800 2 ⁷ / ₈ "x31 ¹ / ₂ "	300x600 12"x24"	330x800 13 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "
Superficie Finish	NAT	SP	NAT	SP
MEDITERRANEA EY 01	■	■	■	■
DESERT STONE EY 02	■	■	■	■
BEIGE CATALAN EY 03	■	■	■	■
GRIS CATALAN EY 04	■	■	■	■
SAASTAL EY 05	■	■	■	■
TRAVERTINO LIGHT EY 07	■	■	■	■
TRAVERTINO DARK EY 08	■	■	■	■
GOLD CATALAN EY 09	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7
				4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

	Gradino B ang.	Gradino B	Gradino B	Gradino B	Gradino G*	Gradino G*
Pezzi speciali Special pieces	330x330 13 ¹ / ₂ "x13 ¹ / ₂ "	330x600 13 ¹ / ₂ "x24"	330x800 13 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	330x1200 13 ¹ / ₂ "x48"	300x600 12"x24"	330x800 13 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "
Superficie Finish	NAT	NAT	SP	NAT	NAT	SP
MEDITERRANEA EY 01	■	■	■	■	■	■
DESERT STONE EY 02	■	■	■	■	■	■
BEIGE CATALAN EY 03	■	■	■	■	■	■
GRIS CATALAN EY 04	■	■	■	■	■	■
SAASTAL EY 05	■	■	■	■	■	■
TRAVERTINO LIGHT EY 07	■	■	■	■	■	■
TRAVERTINO DARK EY 08	■	■	■	■	■	■
GOLD CATALAN EY 09	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	4	4	4	4	7	7

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
 ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构
 SP: Spazzolata

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

 Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



 Layer NAT
300x600 / 12"x24"



Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 36T	6
Layer	4

LINE and ARROW

ELYSIAN

Una nuova proposta decorativa che esalta le superfici,
per un effetto dalla profondità sorprendente.

A new decorative effect that brings out the astonishing depth of our surfaces.

Line SP RECT
1200x2780 / 48"x110"



Line SP RECT
1200x2780 / 48"x110"



MEDITERRANEA EY 01

Arrow SP RECT
1200x2780 / 48"x110"



DESERT STONE EY 02

Arrow SP RECT
1200x2780 / 48"x110"



MEDITERRANEA EY 01

DESERT STONE EY 02

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE		VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G	*VALORE MEDIO MIRAGE
NORMA	STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²	≤ 6 mm: S ≥ 1.100 N R ≥ 45 N/mm ² ≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 30 mm: S ≥ 26.000 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性		NAT ST SP ST 20/30mm	
DM 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40
ANSI A326.3		Wet and Dry	≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,42 ≥ 0,55
AS 4586		-	P3 - P2 -
DIN 51130		-	R10 R11 R9 R11
DIN 51097		-	A+B A+B+C - A+B+C
UNE 41901		≥ CL1	CL2 CL3 CL1 CL3
BS 7976 sl.96-4S		Wet and Dry	≥ 0,36 ≥ 0,36 - ≥ 0,36
BS 7976 sl.55-TRL		Wet and Dry	≥ 0,36 ≥ 0,36 - ≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA

Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO PIETRA



WALL: Travertino Light **EY 07** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Travertino Light Cross **EY 13** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
WASHBASIN & SHOWER TRAY: Travertino Light **EY 07** SP

ELYSIAN TRAVERTINI

A versatile collection that satisfies multiple stylistic, architectural and interior design needs.

8 colours ranging from beige to gray, for a timeless aesthetic.



FLOOR: Travertino Misty Cross **EY 14** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Travertino Pearly
EY 10



Travertino Pearly Cross
EY 12



Travertino Light
EY 07



Travertino Light Cross
EY 13



Travertino Misty
EY 11



Travertino Misty Cross
EY 14



Travertino Dark
EY 08



Travertino Rustic Cross
EY 15

WALL: Travertino Pearly **EY 10** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Travertino Pearly Cross **EY 12** 800x800 / 31½"x31½" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm



WALL: Travertino Misty **EY 11** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Travertino Misty Cross **EY 14** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT



WALL: Travertino Pearly **EY 10** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT

FLOOR: Travertino Pearly Cross **EY 12** 800x800 / 31½"x31½" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm

EFFETTO PIETRA

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

TRAVERTINO PEARLY EY 10



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 20
MAPEI 111 Grigio Argento
LATICRETE 44 Bright White

TRAVERTINO PEARLY CROSS EY 12



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 20
MAPEI 111 Grigio Argento
LATICRETE 44 Bright White

TRAVERTINO LIGHT EY 07



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
Line 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
300x1200 / 12"x48"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 43
MAPEI 111 Grigio Argento
LATICRETE 85 Almond

TRAVERTINO LIGHT CROSS EY 13



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 43
MAPEI 111 Grigio Argento
LATICRETE 85 Almond

TRAVERTINO MISTY EY 11



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
300x1200 / 12"x48"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 06
MAPEI 110 Manhattan
LATICRETE 88 Silver Shadow

TRAVERTINO MISTY CROSS EY 14



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 06
MAPEI 110 Manhattan
LATICRETE 88 Silver Shadow

ELYSIAN TRAVERTINI

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

TRAVERTINO DARK EY 08



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
300x1200 / 12"x48"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	08
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

TRAVERTINO RUSTIC CROSS EY 15



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	43
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	85 Almond



FLOOR: Travertino Rustic Cross EY 15 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm

EVO_LIVING TABLE: Eden 100x200

TABLE TOP: ELYSIAN Desert Stone EY 02 SP

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	9 mm						6 mm					
	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	1200x1200 48"x48"	800x1600 31½"x63"	1200x2780 48"x110"	Line 1200x2780 48"x110"				
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.												
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	SP	SP	ST	SP	SP				
TRAVERTINO LIGHT EY 07	V2	-	-	-	-	-	-	-				
TRAVERTINO DARK EY 08	V2	-	-	-	-	-	-	-				
TRAVERTINO PEARLY EY 10	V2	-	-	-	-	-	-	-				
TRAVERTINO MISTY EY 11	V2	-	-	-	-	-	-	-				
T. PEARLY CROSS EY 12	V2	-	-	-	-	-	-	-				
T. LIGHT CROSS EY 13	V2	-	-	-	-	-	-	-				
T. MISTY CROSS EY 14	V2	-	-	-	-	-	-	-				
Peso lordo per scatola Gross weight per box	25,58	22,13	32,29	27,36	61,56	61,56	55,12					
Pezzi per scatola Pieces for box	7	3	2	2	2	2	2					
mq. scatola sqm. box	1,26	1,08	1,44	1,28	2,88	2,88	2,56					
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	35	48	20	20	16					
mq. pallet sqm. pallet	50,40	43,20	50,40	61,44	57,60	57,60	40,96					

Please refer to page 562
Please refer to page 562

TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA.

All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

	GVO 2/e ± 20 mm			
	600x600 24"x24"	300x1200 12"x48"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
Superficie Finish				
TRAVERTINO LIGHT EY 07	V2	-	-	-
TRAVERTINO DARK EY 08	V2	-	-	-
TRAVERTINO MISTY EY 11	V2	-	-	-
T. PEARLY CROSS EY 12	V2	-	-	-
T. LIGHT CROSS EY 13	V2	-	-	-
T. MISTY CROSS EY 14	V2	-	-	-
T. RUSTIC CROSS EY 15	V4	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	33,33	32,00	32,00	28,50
Pezzi per scatola Pieces for box	2	2	1	1
mq. scatola sqm. box	0,72	0,72	0,72	0,64
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	36	35	42
mq. pallet sqm. pallet	21,60	25,92	25,20	26,88

ACCORDIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Précautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

 Pezzi speciali Special pieces	72x600 27/8"x24"	72x800 27/8"x31½"	300x600 12"x24"	330x800 13½"x31½"	330x1200 13½"x48"
Superficie Finish	NAT	SP	NAT	SP	NAT
TRAVERTINO LIGHT EY 07	-	-	-	-	-
TRAVERTINO DARK EY 08	-	-	-	-	-
TRAVERTINO PEARLY EY 10	-	-	-	-	-
TRAVERTINO MISTY EY 11	-	-	-	-	-
T. PEARLY CROSS EY 12	-	-	-	-	-
T. LIGHT CROSS EY 13	-	-	-	-	-
T. MISTY CROSS EY 14	-	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

 Pezzi speciali Special pieces	Gradino B ang. 330x330 13½"x13½"	Gradino B 330x600 13½"x24"	Gradino B 330x800 13½"x31½"	Gradino B 330x1200 13½"x48"	Gradino G* 300x600 12"x24"	Gradino G* 330x800 13½"x31½"
Superficie Finish	NAT	NAT	SP	NAT	NAT	SP
TRAVERTINO LIGHT EY 07	-	-	-	-	-	-
TRAVERTINO DARK EY 08	-	-	-	-	-	-
TRAVERTINO PEARLY EY 10	-	-	-	-	-	-
TRAVERTINO MISTY EY 11	-	-	-	-	-	-
T. PEARLY CROSS EY 12	-	-	-	-	-	-
T. LIGHT CROSS EY 13	-	-	-	-	-	-
T. MISTY CROSS EY 14	-	-	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	4	4	4	4	7	7

MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
SP: Spazzolata

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Layer NAT
300x600 / 12"x24"

TRAVERTINO LIGHT EY 07



TRAVERTINO DARK EY 08



TRAVERTINO PEARLY EY 10



TRAVERTINO MISTY EY 11



TRAVERTINO PEARLY CROSS EY 12



TRAVERTINO LIGHT CROSS EY 13



TRAVERTINO MISTY CROSS EY 14

Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"


TRAVERTINO LIGHT EY 07




TRAVERTINO DARK EY 08



TRAVERTINO PEARLY EY 10



TRAVERTINO PEARLY CROSS EY 12



TRAVERTINO LIGHT CROSS EY 13



TRAVERTINO MISTY EY 11



TRAVERTINO MISTY CROSS EY 14

Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 36T

6



Layer

4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL DATA
 TECHNISCHE DATEN
 CARACTÉRIQUES TECHNIQUES
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 技术特征

NORMA
 STANDARD
 NORM
 NORME
 NORMA
 ЗНАЧЕНИЯ
 标准

VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G
 INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G
 INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G
 VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G
 VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G
 ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G
 EN 14411 - G 标准规定值

***VALORE MEDIO MIRAGE**
 MIRAGE AVERAGE VALUE
 MIRAGE MITTELWERT
 VALEURS MOYEN MIRAGE
 VALOR MEDIO MIRAGE
 СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
 MIRAGE 平均值

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN
 DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES -
 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征

LATI
 SIDES - SEITEN
 COTES - CANTOS
 РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边

EN ISO
10545-2

± 0,3% MAX
(± 1,0 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

SPESORE
 THICKNESS - DICKE
 EPÄISPUURU - ESPESOR
 ТОЛЩИНА - 厚度

EN ISO
10545-2

± 5,0% MAX
(± 0,5 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI
 STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN
 RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS
 КОСОУГЛЮСТЬ - 边角平直度

EN ISO
10545-2

± 0,3% MAX
(± 0,8 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

ORTOGONALITÀ
 RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT
 PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD
 КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度

EN ISO
10545-2

± 0,3% MAX
(± 1,5 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

PLANARITÀ
 SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT
 PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD
 КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度

EN ISO
10545-2

± 0,4% MAX
(± 1,8 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

ASSORBIMENTO D'ACQUA
 WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME
 ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA
 ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率

EN ISO
10545-3

≤ 0,5%

≤ 0,1%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
 FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT
 RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
 ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度

EN ISO
10545-4

S ≥ 700 N (< 7,5 mm)
S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)
R ≥ 35 N/mm²

6 mm: S ≥ 1.100 N R ≥ 45 N/mm²
9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm²
20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²

RESISTENZA ALL'URTO
 IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT
 RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES
 УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度

EN ISO
10545-5

VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

> 0,80

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
 ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT
 RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
 СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨损强度

EN ISO
10545-6

≤ 175 mm³

< 150 mm³

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE
 COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKoeffizient
 COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFFICIENTE DI DILATACION TÉRMICA LINEAL
 КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМЕЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数

EN ISO
10545-8

-

α=6,6x10⁻⁶°C⁻¹

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
 RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN
 RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS
 СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性

EN ISO
10545-9

TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1
PASS ACCORDING EN ISO 10545-1

NESSUN DANNNO
NO DAMAGE

RESISTENZA AL GELO
 FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT
 RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO
 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性

EN ISO
10545-12

TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1
PASS ACCORDING EN ISO 10545-1

NESSUN DANNNO
NO DAMAGE

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
 RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
 RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA
 ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用

EN ISO
10545-13

B MIN.

A LA HA

RESISTENZA ALLE MACCHIE
 RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT
 RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS
 УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性

EN ISO
10545-14

VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

5

CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO
 LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM
 PERTÉ DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO
 ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放

EN ISO
10545-15

VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

< AL LIMITE DI RILEVAMENTO
< THAN INSTRUMENT LIMIT

	NAT	ST	SP	ST 20/30mm
DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42 ≥ 0,55
AS 4586	-	P3	-	P2 -
DIN 51130	-	R10	R11	R9 R11
DIN 51097	-	A+B	A+B+C	- A+B+C
UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL3	CL1 CL3
BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	- ≥ 0,36
BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	- ≥ 0,36

SCIVOLOSITÀ
 SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
 GLISSANCE - ADHERENCIA
 СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA公司

MOSAICO 36T, LAYER:


Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件



EMPORIO 225

EMPORIO 225 is the **COVERING MATERIAL** collection that combines creativity and style research into a perfect balance.

The materials take on a key role in shaping spaces, with products featuring a **mirroring or natural inspiration with geometric, abstract and figurative patterns**.



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL: MIROIR Expo 1200x2780 / 48"x110"
FLOOR: GLOCAL Absolute **GC 06** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT



Gold



Platinum



Jacquard



Expo



Stripes



Sakura



Jungle



Peony

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinótico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 6 mm
Formati Nominali Nominal Sizes		1200x2780 48"x110"
GOLD	1 graphic available	■
PLATINUM	1 graphic available	■
JACQUARD	1 graphic available	■
EXPO	1 graphic available	■
STRIPES	1 graphic available	■
SAKURA	1 graphic available	■
JUNGLE	1 graphic available	■
PEONY	1 graphic available	■

Accorgimenti generali per lastre in gres porcellanato MIRAGE MIROIR alla pagina 558.
General precautions for MIRAGE MIROIR slabs in porcelain stoneware on page 558.



WALL: MIROIR Sakura 1200x2780 / 48"x110"

FLOOR: ELYSIAN Mediterranea EY 01 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT



WALL: CHARME Tissue Azul 75x280 / 3"x11" | JEWELS Statuario Lunensis JW 12 1200x2400 / 48"x10" LUC RECT
FLOOR: GLOCAL Classic GC 05 600x600 / 24"x24" NAT RECT


COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

TISSUE




Blanc



Noir

PASTEL TISSUE



Beige

Grey

Azul

Rose

Jaune


COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

RUCHE



WALL: CHARME Ruche Noir 125x109 / 5"x4½"



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

MAIOLICHE di SANT'ANTONIO



FLOOR: CHARME Maioliche di Sant'Antonio Black 150x150 / 6"x6"



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

TISSUE - RUCHE

Formati Nominali Nominal Sizes		75x280 3"x11"	125x109 5"x4"
TISSUE	7 available colors	-	-
RUCHE	2 available colors	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box		22	44

MAIOLICHE DI SANT'ANTONIO

Formati Nominali Nominal Sizes		150x150 6"x6"
BLACK		-
BLUE		-
MIX		-
TAUPE		-
Pezzi per scatola Pieces for box		8

BACCHETTE

Formati Nominali Nominal Sizes		5x600 3/16"X24"
BACCHETTA GLITTER ORO		-
Pezzi per scatola Pieces for box		10

Tutti i decori Charme sono realizzati in tecnica semiartigianale.
I diversi smalti, utilizzati per la realizzazione degli stessi, hanno infatti caratteristiche di superficie particolari, pertanto ogni effetto di irregolarità è da considerarsi come caratteristica di pregio del decoro. Per la posa raccomandiamo una miscelazione random dei pezzi, per ottenere il risultato estetico migliore.

All Charme Decors are made using a semi-artisan technique.
The various enamels used have distinctive surface characteristics, so any uneven effects are to be considered a sign of a quantity decorative element. When laying we recommend mixing the pieces randomly for best results.



WALL: CHARME Tissue Noir 75x280 / 3"x11"
FLOOR: GLOCAL Absolute **GC 06** 600x600 / 24"x24" SP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL: Separé White Crystal **CP 05** 800x1600 / 31½"x63" LUC
FLOOR: COSMOPOLITAN White Crystal **CP 05** 800x800 / 31½"x31½" LUC RECT



Calacatta Gold
CP 02



White Crystal
CP 05



Mystic Grey
CP 06



Clear
GC 01



Perfect
GC 02



Ideal
GC 03

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	 Formati Nominali Nominal Sizes		 6 mm
	SP	LUC	
CLEAR GC 01	■		
PERFECT GC 02	■		
IDEAL GC 03	■		
CALACATTA GOLD CP 02		■	
WHITE CRYSTAL CP 05		■	
MYSTIC GREY CP 06		■	
 Pezzi per scatola Pieces for box	1	1	



WALL: Separé Ideal GC 01 800x1600 / 31½"x63" SP
FLOOR: GLOCAL Ideal GC 01 800x800 / 31½"x31½" SP RECT

EFFETTO CEMENTO/RESINA



FLOOR: Ideal **GC 03** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT

WALL: Ideal **GC 03** 1200x2400 / 48"x96" SP RECT

OUTDOOR FLOOR: Ideal **GC 03** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm

GLOCAL

GLOCAL recalls the most neutral and eclectic soul of **SMOOTH CONCRETE**.

10 shades from white through warm and cool grey tones to anthracite, plus 2 metal finishes; nuances that can be combined with other collections in the **Mirage®** range.



WALL: Type **GC 04** 1200x2400 / 48"x96" SP RECT



FLOOR: Perfect **GC 02** 800x800 / 24"x24" SP RECT
TABLE: WANDERLUST Calacatta Copper **WA 01** LUC

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色




Clear
GC 01



Perfect
GC 02




Ideal
GC 03



TYPE
GC 04



Classic
GC 05



Absolute
GC 06




Sugar
GC 07




Chamois
GC 08



Toffee
GC 09



Ginger
GC 10



Iron
GC 20




Corten
GC 21




INDOOR FLOOR: Type **GC 04** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
OUTDOOR FLOOR: Type **GC 04** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E™ ✕ 20 mm

EFFETTO CEMENTO/RESINA



FLOOR: Classic **GC 05** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
WALL: Classic **GC 05** 1200x2400 / 48"x96" NAT RECT | Tissue **ROSE** 75x280 / 3"x11"



EFFETTO CEMENTO/RESINA

GLOCAL

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

CLEAR GC 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 05
MAPEI 111 Grigio Argento
LATICRETE 88 Silver Shadow

PERFECT GC 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 06
MAPEI 110 Manhattan
LATICRETE 89 Smoke Grey

IDEAL GC 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 08
MAPEI 112 Grigio Medio
LATICRETE 78 Sterling Silver


TYPE GC 04



CLASSIC GC 05



ABSOLUTE GC 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	20
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 10
MAPEI 114 Antracite
LATICRETE 45 Raven

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 11
MAPEI 114 Antracite
LATICRETE 45 Raven

EFFETTO CEMENTO/RESINA

GLOCAL

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

SUGAR GC 07



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	35	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

GINGER GC 10



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SP RECT	6

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

CHAMOIS GC 08



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	20
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	46	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

IRON GC 20



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

TOFFEE GC 09



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	36	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

CORTEN GC 21



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	28	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	300x300 12"x12"		150x600 6"x24"		300x600 12"x24"		600x600 24"x24"		± 9 mm
Formati Nominali Nominal Sizes	300x300 12"x12"	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"					
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish	NAT	SP	NAT	SP	ST	NAT	SP	ST	
CLEAR GC 01	V2	-	-	-	-	-	-	-	
PERFECT GC 02	V2	-	-	-	-	-	-	-	
IDEAL GC 03	V2	-	-	-	-	-	-	-	
TYPE GC 04	V2	-	-	-	-	-	-	-	
CLASSIC GC 05	V2	-	-	-	-	-	-	-	
ABSOLUTE GC 06	V2	-	-	-	-	-	-	-	
SUGAR GC 07	V2	-	-	-	-	-	-	-	
CHAMOIS GC 08	V2	-	-	-	-	-	-	-	
TOFFEE GC 09	V2	-	-	-	-	-	-	-	
GINGER GC 10	V2	-	-	-	-	-	-	-	
IRON GC 20	V2	-	-	-	-	-	-	-	
CORTEN GC 21	V2	-	-	-	-	-	-	-	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	19,73	26,92	25,58	25,58	25,58	22,13	22,13	22,13	
Pezzi per scatola Pieces for box	12	14	7	7	7	3	3	3	
mq. scatola sqm. box	1,08	1,26	1,26	1,26	1,26	1,08	1,08	1,08	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	48	40	40	40	40	40	40	40	
mq. pallet sqm. pallet	51,84	50,40	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	43,20	

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

	1200x1200 48"x48"		1200x2780 48"x109"		1600x1600 63"x63"		1600x3200 63"x126"		± 6 mm	± 12 mm
Formati Nominali Nominal Sizes	1200x1200 48"x48"	1200x2780 48"x109"	1600x1600 63"x63"	1600x3200 63"x126"						
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. All sizes except 1620x3240 are rectified.										
Superficie Finish	NAT	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SLK	
CLEAR GC 01	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERFECT GC 02	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
IDEAL GC 03	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
TYPE GC 04	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASSIC GC 05	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
ABSOLUTE GC 06	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUGAR GC 07	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHAMOIS GC 08	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOFFEE GC 09	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
GINGER GC 10	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRON GC 20	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORTEN GC 21	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	41,44									
Pezzi per scatola Pieces for box	2									
mq. scatola sqm. box	2,88									
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	20									
mq. pallet sqm. pallet	57,60									

Per garantire elevati standard di sicurezza e le migliori performance tecniche in relazione al loro utilizzo finale (piani cucina, top, arredi), tutte le lastre in formato 1620x3240 in spessore 12mm prevedono l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro sul retro della lastra.
All the 1620x3240 slabs in 12mm thickness are provided with a fiberglass mat applied to the back of the slab, to guarantee substantial safety standards and suitable technical performance required for their final use (kitchen countertops, tops, furnishings).

	600x1200 24"x48"		800x800 31½"x31½"		1200x1200 48"x48"		1200x2400 48"x96"		600x600 24"x24"		± 9 mm	± 20 mm
Formati Nominali Nominal Sizes	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	1200x1200 48"x48"	1200x2400 48"x96"	600x600 24"x24"							
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.												
Superficie Finish	NAT	SP	ST	NAT	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
CLEAR GC 01	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFECT GC 02	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDEAL GC 03	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYPE GC 04	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSIC GC 05	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE GC 06	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUGAR GC 07	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAMOIS GC 08	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOFFEE GC 09	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GINGER GC 10	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRON GC 20	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTEN GC 21	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,29	32,29	32,29	27,36	27,36	61,56						
Pezzi per scatola Pieces for box	2	2	2	2	2	2						
mq. scatola sqm. box	1,44	1,44	1,44	1,28	1,28	2,88						
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	35	35	35	48	48	20						
mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	50,40	61,44	61,44	57,60						

Please refer to page 562

23,04

	600x600 24"x24"		600x1200 24"x48"		800x800 31½"x31½"		900x900 36"x36"		1200x1200 48"x48"		evo.2/e	evo.3/e
Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	900x900 36"x36"	1200x1200 48"x48"					± 20 mm	± 30 mm	

<tbl_r cells="13" ix="5" maxcspan

EFFETTO CEMENTO/RESINA

GLOCAL

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*		Gradino A*		Gradino A*		Gradino A*		Gradino G*		Gradino G*	
Pezzi speciali Special pieces	72x600 27/8"x24"	72x800 27/8"x31 1/2"	300x600 12"x24"	NAT SP	330x800 13 1/8"x31 1/2"	NAT SP	330x1200 13 1/8"x48"	NAT SP	300x600 12"x24"	NAT SP	330x800 13 1/8"x31 1/2"	NAT SP
Superficie Finish	SP	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP
CLEAR GC 01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PERFECT GC 02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IDEAL GC 03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TYPE GC 04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CLASSIC GC 05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABSOLUTE GC 06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUGAR GC 07	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CHAMOIS GC 08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TOFFEE GC 09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GINGER GC 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IRON GC 20	■	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■
CORTEN GC 21	■	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10		7		7		4		7		7	

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

	Gradino B ang.		Gradino B		Gradino B		Gradino B		Unico 2.0		Copertina 2.0	
Pezzi speciali Special pieces	330x330 13 1/8"x13 1/8"	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	ST	ST
Superficie Finish	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	ST	ST
CLEAR GC 01	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
PERFECT GC 02	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
IDEAL GC 03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TYPE GC 04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CLASSIC GC 05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABSOLUTE GC 06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUGAR GC 07	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CHAMOIS GC 08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TOFFEE GC 09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GINGER GC 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IRON GC 20	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	-
CORTEN GC 21	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	4		4		4		2		3		3	

 Maggiori informazioni

More information



SP: Spazzolata

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构

SLK: Silk


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


 Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"




CLEAR GC 01




PERFECT GC 02




IDEAL GC 03




TYPE GC 04




CLASSIC GC 05




ABSOLUTE GC 06




SUGAR GC 07




CHAMOIS GC 08




TOFFEE GC 09



GINGER GC 10



IRON GC 20 (SP)



CORTEN GC 21 (SP)

 Depot SP
600x600 / 24"x24"



IRON GC 20

MY NOTES

SP: Spazzolata

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构

SLK: Silk

 Maggiori informazioni

More information

MATTONCINO:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件


EFFETTO CEMENTO/RESINA

GLOCAL

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"




CLEAR GC 01




PERFECT GC 02




IDEAL GC 03




TYPE GC 04




CLASSIC GC 05




ABSOLUTE GC 06




SUGAR GC 07




CHAMOIS GC 08




TOFFEE GC 09



GINGER GC 10




IRON GC 20 (SP)



CORTEN GC 21 (SP)

Knit NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



Cold
CLEAR GC 01
PERFECT GC 02
IDEAL GC 03



Warm
SUGAR GC 07
CHAMOIS GC 08
TOFFEE GC 09



Ensemble NAT
300x300 / 12"x12"



PERFECT GC 02



SUGAR GC 07

MOSAICO 36T, KNIT:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

SP: Spazzolata

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构



SLK: Silk

	Pezzi per scatola
Mattoncino	6
Mosaico 36T	6
Knit	7
Ensemble	4
Depot	3
Boule	1
Sun	1
Writer	1

I DECORATI 800x800x20 mm

800x800x20 mm decorated tiles | Die dekorierten Fliesen 800x800x20 mm | Les décorés 800x800x20 mm | Azulejos decorados 800x800x20 mm | Декоры 800x800x20 mm | 装饰砖 800x800x20 mm

BOULE (FREDDO) ST 20mm
800x800x20 / 31½"x31½"x¾"



IDEAL GC 03 5 grafiche - 5 graphics

BOULE (FREDDO) ST 20mm
800x800x20 / 31½"x31½"x¾"



IDEAL GC 03 5 grafiche - 5 graphics

BOULE, SUN E WRITER: grafiche miscelate in modo casuale.
BOULE, SUN AND WRITER: graphics mixed randomly.

I DECORATI 800x800x20 mm

800x800x20 mm decorated tiles | Die dekorierten Fliesen 800x800x20 mm | Les décorés 800x800x20 mm
Azulejos decorados 800x800x20 mm | Декоры 800x800x20 mm | 装饰砖 800x800x20 mm

SUN ST 20mm

800x800x20 / 31½" x 31½" x ¾"



PERFECT GC 02 6 grafiche - 6 graphics

WRITER ST 20mm

800x800x20 / 31½" x 31½" x ¾"



IDEAL GC 03 8 grafiche - 8 graphics

BOULE, SUN E WRITER: grafiche miscelate in modo casuale.
BOULE, SUN AND WRITER: graphics mixed randomly.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G	*VALORE MEDIO MIRAGE
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE 平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИзна ЧТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEGESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 6 mm: S ≥ 1.100 N R ≥ 45 N/mm ² ≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 12 mm: S ≥ 4.000 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 30 mm: S ≥ 26.000 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENT DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.55-4S BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	NAT ST SP ST 20/30mm > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 ≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,42 ≥ 0,55 P2 P5 P2 P5 R10 R11 R9 R11 A A+B+C A A+B+C CL2 CL3 CL1 CL3 ≥ 0,36 ≥ 0,36 - ≥ 0,36 - ≥ 0,36 - ≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA. 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO MARMO




WALL: Moonless JW 17 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
FLOOR: JURUPA Camp JP 04 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

JEWELS

The authentic expression of the most PRECIOUS natural stone, Jewels is an exclusive collection of marbles used historically in architecture.

Porcelain stoneware for floors and walls, combining aesthetic excellence with the quality of porcelain stoneware, for classic and contemporary settings with an timeless charm.




JW 02 Calacatta Reale 600x600/ 24"x24" LUC RECT



FLOOR: Onyx **JW 15** 1600x1600 / 63"x63" LUC RECT
WALL: Onyx **JW 15** 1600x3200 / 63"x126" LUC RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色




Bianco Statuario
JW 01



Royal
JW 03




Black Gold
JW 11




Statuario Venato
JW 14



Raymi
JW 16




Extra White
JW 19



Calacatta Reale
JW 02



Emperador Selected
JW 05



Statuario Lunensis
JW 12



Onyks
JW 15



Moonless
JW 17



182

WALL: Raymi JW 16 1200x2400 / 48"x96" LUC RECT
FLOOR: Raymi JW 16 600x1197 / 24"x48" LUC RECT



183

EFFETTO MARMO

JEWELS

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BIANCO STATUARIO JW 01



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	LUC RECT	9
600x197 / 24"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	02	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

EMPERADOR SELECTED JW 05



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	LUC RECT	9

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	47	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

CALACATTA REALE JW 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	LUC RECT	9
600x197 / 24"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	9
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	02	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

BLACK GOLD JW 11



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

ROYAL JW 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	LUC RECT	9
600x197 / 24"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	SLK NOT RECT	12

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	21	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

STATUARIO LUNENSIS JW 12



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	LUC RECT	9
600x197 / 24"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	SLK NOT RECT	12

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	02	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

STATUARIO VENATO JW 14



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC / NAT RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	SLK / LUC NOT RECT	12

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL 02		
MAPEI 111 Grigio Argento		
LATICRETE 88 Silver Shadow		

MOONLESS JW 17



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	SLK NOT RECT	12

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL 12		
MAPEI 114 Antracite		
LATICRETE 45 Raven		


ONYKS JW 15



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL 21		
MAPEI 110 Manhattan		
LATICRETE 89 Smoke Grey		

EXTRA WHITE JW 19



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT / LUC RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	SLK NOT RECT	12

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL 02		
MAPEI 111 Grigio Argento		
LATICRETE 88 Silver Shadow		

RAYMI JW 16



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	NAT / LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC / NAT RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL 08		
MAPEI 112 Grigio Medio		
LATICRETE 78 Sterling Silver		

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	9 mm									
Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 6"x24"	600x600 24"x24"	600x1197 24"x48"	1200x1200 48"x48"	1200x2400 48"x96"					
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.										
Superficie Finish	NAT	LUC	NAT	LUC	NAT	LUC	NAT	LUC	LUC	LUC
BIANCO STATUARIO JW 01	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA REALE JW 02	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL JW 03	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPERADOR SELECTED JW 05	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK GOLD JW 11	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STATUARIO LUNENSIS JW 12	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STATUARIO VENATO JW 14	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONYKS JW 15	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAYMI JW 16	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOONLESS JW 17	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRA WHITE JW 19	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	26,92	26,92	22,16	22,16	32,00	32,00	61,56	61,56	Please refer to page 562	
Pezzi per scatola Pieces for box	14	14	3	3	2	2	2	2		
mq. scatola sqm. box	1,26	1,26	1,08	1,08	1,436	1,436	2,88	2,88		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	40	35	35	20	20		
mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	43,20	43,20	50,26	50,26	57,60	57,60		

	6 mm					12 mm				
Formati Nominali Nominal Sizes	1200x2780 48"x110"	Kit Vein Matching 1200x2780 48"x110"	1600x1600 63"x63"	1600x3200 63"x126"	1620x3240 63 3/4"x127 1/2"	1600x1600 63"x63"	Kit Vein Matching 1200x2780 48"x110"	1600x1600 63"x63"	1600x3200 63"x126"	1620x3240 63 3/4"x127 1/2"
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. All sizes except 1620x3240 are rectified.										
Superficie Finish	LUC	NAT	LUC	LUC	LUC	SLK	LUC	LUC	LUC	LUC
BIANCO STATUARIO JW 01	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA REALE JW 02	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL JW 03	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPERADOR SELECTED JW 05	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK GOLD JW 11	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STATUARIO LUNENSIS JW 12	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STATUARIO VENATO JW 14	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONYKS JW 15	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAYMI JW 16	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOONLESS JW 17	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRA WHITE JW 19	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box										
Pezzi per scatola Pieces for box										
mq. scatola sqm. box										
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet										
mq. pallet sqm. pallet										

* Kit Vein Matching (5 pz / 5 pcs)

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

Per garantire elevati standard di sicurezza e le migliori performance tecniche in relazione al loro utilizzo finale (piani cucina, top, arredi), tutte le lastre in formato 1620x3240 in spessore 12mm prevedono l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro sul retro della lastra.
All the 1620x3240 slabs in 12mm thickness are provided with a fiberglass mat applied to the back of the slab, to guarantee substantial safety standards and suitable technical performance required for their final use (kitchen countertops, tops, furnishings).

MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Précautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮
SLK: Silk

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS p. 557 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs p. 557 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS p. 557 | Recommandations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS p.557 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS p. 557 | Рекомендации по использованию и уходу за плитами COUNTERTOPS p.557 | 规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 557

EFFETTO MARMO

JEWELS

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		Battiscopa*			Gradino A*			Gradino G*	
		72x600 2 7/8" x 24"			300x600 12" x 24"			300x600 12" x 24"	
	NAT		LUC		NAT		LUC	NAT	
	Pezzi speciali Special pieces								
	Superficie Finish	NAT			NAT		LUC	NAT	
	BIANCO STATUARIO JW 01	-			-			-	
	CALACATTA REALE JW 02	-			-			-	
	ROYAL JW 03	-			-			-	
	EMPERADOR SELECTED JW 05	-			-			-	
	BLACK GOLD JW 11	-			-			-	
	STATUARIO LUNENSIS JW 12	-			-			-	
	STATUARIO VENATO JW 14								
	ONYKS JW 15								
	RAYMI JW 16								
	MOONLESS JW 17	-			-			-	
	EXTRA WHITE JW 19								
	Pezzi per scatola Pieces for box	10			7		7	7	

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

		Gradino B ang.			Gradino B			Gradino B	
		330x330 13 1/5" x 13 1/5"			330x600 13 1/5" x 24"			330x197 13 1/5" x 48"	
	NAT		LUC		NAT		LUC	NAT	
	Pezzi speciali Special pieces								
	Superficie Finish	NAT			NAT		LUC	NAT	
	BIANCO STATUARIO JW 01	-			-				
	CALACATTA REALE JW 02	-			-				
	ROYAL JW 03	-			-				
	EMPERADOR SELECTED JW 05	-			-			-	
	BLACK GOLD JW 11	-			-			-	
	STATUARIO LUNENSIS JW 12	-			-			-	
	STATUARIO VENATO JW 14								
	ONYKS JW 15								
	RAYMI JW 16								
	MOONLESS JW 17	-			-			-	
	EXTRA WHITE JW 19								
	Pezzi per scatola Pieces for box	4			4		4	2	

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | 亮光 | 闪亮
SLK: Silk

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 144 LUC
300x300 / 12" x 12"
Tessere 22x22 / 4 1/5" x 4 1/5"



BIANCO STATUARIO
JW 01




CALACATTA REALE
JW 02



ROYAL
JW 03



EMPERADOR SELECTED
JW 05



BLACK GOLD
JW 11




STATUARIO LUNENSIS
JW 12




STATUARIO VENATO
JW 14



ONYKS
JW 15



RAYMI
JW 16



MOONLESS
JW 17



EXTRA WHITE
JW 19


Mosaico 36T NAT
300x300 / 12" x 12"
Tessere 48x48 / 2" x 2"



STATUARIO VENATO
JW 14



ONYKS
JW 15



RAYMI
JW 16



EXTRA WHITE
JW 19

Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 144T 6
Mosaico 36T 6

MOSAICO 36T, MOSAICO 144T, MOSAICO DECORO:
Decor su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

COMPOSIZIONI

Compositions | Kombinationen | Compositions | Composiciones | Композиции | 组合

FRAME



Abbinamento consigliato | Suggested match




MATRIX



Abbinamento consigliato | Suggested match

Inserti disponibili
Available insert

- Satin Insert
- Silver Insert
- Gold Insert



GEOMETRIC



Abbinamento consigliato | Suggested match



Tutte le composizioni Jewels Suit vengono consegnate imballate sequenzialmente, per agevolare le operazioni di posa del materiale. Ogni singolo pezzo viene numerato ed avrà una corrispondenza su una tavola di progetto consegnata assieme al materiale.

[EN]
All Jewels Suit compositions are delivered packaged in sequence, to facilitate laying operations. Each piece is numbered and shown on the design layout supplied with the material.

[DE]
Alle Jewels Suit-Kombinationen werden in der richtigen Reihenfolge verpackt geliefert, um das Verlegen des Materials zu erleichtern. Jedes einzelne Stück wird nummeriert und ist auf einem Projekt dargestellt, das zusammen mit dem Material geliefert wird.

[FR]
Toutes les compositions Jewels Suit seront livrées emballées dans un ordre séquentiel, pour faciliter la réalisation du calepinage. Chaque pièce est numérotée et sa place sera indiquée sur une planche de projet remise avec le matériau.

[RU]
Все композиции Jewels Suit поставляются упакованными в определенной последовательности для упрощения операции укладки. Каждый отдельный элемент нумеруется, и соответствующий номер указывается на проектном чертеже, поставляемом вместе с материалом.

[中文]
所有 Jewels Suit 组合均按顺序包装，方便材料的铺贴操作。每一块瓷砖均有编号，并在与材料一起交付的项目表上有对应编号。




Kit speciali per posa a macchia aperta.

JW 02, 12 e 14 sono disponibili anche in speciali kit che permettono di realizzare la posa “**BOOK MATCHING**” o “**DIAMOND MATCHING**”. Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro. Per un risultato ancora più ricercato e prezioso.


JW 02, 12 and 14 are also available in special kits that can be used for the “**Book Matching**” or “**Diamond Matching**” laying schemes. The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize, for an even more beautiful, sophisticated effect.

FORMATI / SIZES:



COLORI / COULEURS:

JW 02 CALACATTA REALE



JW 02: Disponibile in tutti i formati.

JW 02: All sizes available.

JW 12 STATUARIO LUNENSIS



JW 12: Non disponibile nel formato 1600x3200.

JW 12: Not available in 1600x3200 size.

JW 12 STATUARIO VENATO



JW 14: Disponibile in tutti i formati.

JW 14: All sizes available.

JW 02, 12 et 14 existent aussi en kits spéciaux qui permettent de réaliser la pose « **Book Matching** » ou « **Diamond Matching** ».

Les compositions peuvent être associées au fond, dont elles gardent le format et le calibre. Pour un résultat encore plus raffiné et plus précieux.

JW 02, 12 und 14 sind auch in speziellen Sets erhältlich, die die Verlegung “**Book Matching**” oder “**Diamond Matching**” ermöglichen.

Die Kompositionen können mit dem Untergrund kombiniert werden, dessen Format und Ausmaß beibehalten wird. Für ein noch erleseneres und wertvolleres Ergebnis.

JW 02, 12 y 14 también están disponibles en kits especiales que permiten realizar la colocación “**Book Matching**” o “**Diamond Matching**”.

Las composiciones pueden ser combinadas con el fondo, del que mantienen el formato y calibre. Para un resultado aún más refinado y precioso.

Изделия JW 02, 12 и 14 представлены также в специальных комплектах для укладки по схеме “открытая книга” (**Book Matching**) или “ромб” (**Diamond Matching**). Такие композиции можно сочетать с фоновой плиткой с соблюдением ее формата и размера, чтобы в результате дизайн поверхности был еще более изысканным и элегантным.


JW 02、12和14还备有特殊套件，可以实现“书页式对拼”或“钻石对拼”铺设。组合可以与底砖匹配，保持其尺寸和口径，旨在追求更加考究和精美的效果。

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:

JW 02 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



JW 12 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



JW 14 - 1600x3200 / 63"x126" LUC



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L’immagine rappresentata serve a dare un’idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

Kit Vein Matching.


Per offrire un servizio sempre più personalizzato, Mirage® mette a disposizione il Kit Vein Matching nei colori Statuario Lunensis JW 12 e Statuario Venato JW 14 in formato 1200x2780 mm, superficie lucida. Il kit è composto da 5 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.

For an increasingly customised service, Mirage® offers the Vein Matching Kit in JW 12 and JW 14 colours, in the 1200x2780 mm size, glossy finish.

The kit is composed of 5 numbered slabs and sequential patterns that create a continuous vein effect.



JW 12 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



JW 14 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT (UGL) LUC (GL) SLK (UGL)
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPÄISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГЛОНСТВО - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЫВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1% ≤ 0,1% ≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm ² ≤ 9 mm: S≥2.500N R≥48 N/mm ² ≤ 12 mm: S≥4.500N R≥48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,89 > 0,89 > 0,89
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 175 mm ³ < 150 mm ³ < 150 mm ³
COEFFICIENT DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKoeffizient - COEFFICIENT DE DILATATION THÉMIQUE LINÉAIRE - COEFFICIENTE DI DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α 6,2x10 ⁻⁶ C ¹ 6,2x10 ⁻⁶ C ¹ 6,2x10 ⁻⁶ C ¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS - СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA A LA A LA HA
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RESISTANCE A L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL - ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	-	LUC PEI 5 (JW 01-02-03-12-14-15-19) PEI 4 (JW 16) / PEI 3 (JW 05) / PEI 2 (JW 11-17)
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5 5 5
SCIOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.96-4S BS 7976 sl.55-TRL	NAT > 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	LUC > 0,40 ≥ 0,42 P2 R9 - CL1 - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage SpA公司

* La superficie LUC può essere soggetta a graffi se in contatto con materiali più duri (es sassi, frammenti di piastrella, etc...)
LUC finish can be subjected to scratches if in contact with harder materials (eg stones, tile fragments, etc....)

EFFETTO MARMO



198

JOLIE

Jolie is an anthology of iconic marble effects in porcelain stoneware.

Rare and pure references, where every vein and every single slab are carefully selected to create a precious and timeless style. 7 colors that can be used for floors and walls, but also furnishings and finishes, to create and design any type of style and environment.





Calacatta Vena Antica **JL 03** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT

199



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL AND COUNTER: Pietra Grey **JL 06** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: ELYSIAN Travertino Light **EY 07** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT



WALL: Pietra Grey **JL 06** 1200x2780 / 48"x10" SP RECT + WANDERLUST Agata Multicolor **WA 09** 1200x2780 / 48"x10" LUC RECT

FLOOR: JURUPA Wild **JP 05** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

VANITY UNIT: BATHMOOD Glad Pietra Grey **JL 06** SP

SEAT: BATHMOOD Stay Agata Multicolor **WA 09** LUC



WALL: Statuario Fine **JL 01** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT Vein Matching
FLOOR: Statuario Fine **JL 01** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
TABLE: WANDERLUST Galway Green **WA 12** LUC


EFFETTO MARMO

JOLIE

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

STATUARIO FINE JL 01



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC / SP RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC / SP RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC / SP RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC / SP RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	02	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	50 Sea Glass	

LINCOLN JL 04



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC / SP RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC / SP RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC / SP RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC / SP RECT	6
Line 1200x2780 / 48" x 110"	SP RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	02	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	50 Sea Glass	

CALACATTA SELECT JL 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC / SP RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC / SP RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC / SP RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC / SP RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	02	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	50 Sea Glass	

TUNDRA LITE JL 05



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC / SP RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC / SP RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC / SP RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC / SP RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	08	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

CALACATTA VENA ANTICA JL 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	24	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	50 Sea Glass	

PIETRA GREY JL 06



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC / SP RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC / SP RECT	9
600x1200 / 48" x 48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48" x 48"	LUC / SP RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC / SP RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input type="radio"/> LEED Compliant	<input checked="" type="radio"/> V2
KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

VERDE ALPI JL 07



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
600x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	V2
KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



SP: Spazzolata

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮

WALL: Verde Alpi JL 07 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT + ELYSIAN Mediterranea EY 01 1200x2780 / 48"x110" SP RECT

FLOOR: ELYSIAN Mediterranea EY 01 1200x1200 / 48"x48" ST RECT

WASHBASIN: BATHMOOD Delight Verde Alpi JL 07 LUC + Mediterranea EY 01 SP

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

					9 mm											
Formati Nominali Nominal Sizes																
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.																
Superficie	LUC	SP	LUC	SP	LUC	LUC	SP									
STATUARIO FINE JL 01	V2	-	-	-	-	-	-									
CALACATTA SELECT JL 02	V2	-	-	-	-	-	-									
CALACATTA VENA ANTICA JL 03	V2	-	-	-	-	-	-									
LINCOLN JL 04	V2	-	-	-	-	-	-									
TUNDRA LITE JL 05	V2	-	-	-	-	-	-									
PIETRA GREY JL 06	V2	-	-	-	-	-	-									
VERDE ALPI JL 07	V2	-	-	-	-	-	-									
Peso lordo per scatola	27,36	27,36	55,12	55,12	30,30	61,56	61,56									
Pezzi per scatola	2	2	2	2	2	2	2									
mq. scatola	1,28	1,28	2,56	2,56	1,44	2,88	2,88									
Scatole / Full pallet	48	48	16	16	35	20	20									
mq. pallet	61,44	61,44	40,96	40,96	50,40	57,60	57,60									

					6 mm											
Formati Nominali Nominal Sizes																
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.																
Superficie	LUC	SP	SP	LUC												
STATUARIO FINE JL 01	V2	-	-	-												
CALACATTA SELECT JL 02	V2	-	-	-												
CALACATTA VENA ANTICA JL 03	V2	-	-	-												
LINCOLN JL 04	V2	-	-	-												
TUNDRA LITE JL 05	V2	-	-	-												
PIETRA GREY JL 06	V2	-	-	-												
VERDE ALPI JL 07	V2	-	-	-												
Peso lordo per scatola	Gross weight per box															
Pezzi per scatola	Pieces for box		Please refer to page 562													
mq. scatola	sqm. box		Please refer to page 562													
Scatole / Full pallet	boxes / Full pallet		Please refer to page 562													
mq. pallet	sqm. pallet															

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

* Kit Vein Matching (4 pz / 4 pcs)

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicacion de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

SP: Spazzolata

LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*				Gradino A*				Gradino A*				Gradino G*			
	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC
Pezzi speciali Special pieces																
Superficie Finish																
STATUARIO FINE JL 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA SELECT JL 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA VENA ANTICA JL 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINCOLN JL 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNDRA LITE JL 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIETRA GREY JL 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERDE ALPI JL 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7	4	4	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

	Gradino B ang.				Gradino B				Gradino B			
	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC	SP	LUC
Pezzi speciali Special pieces												
Superficie Finish												
STATUARIO FINE JL 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA SELECT JL 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA VENA ANTICA JL 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINCOLN JL 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNDRA LITE JL 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIETRA GREY JL 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERDE ALPI JL 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2

MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



EFFETTO MARMO

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖



Mosaico 144 LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 22x22 / $\frac{4}{5}'' \times \frac{4}{5}''$



STATUARIO FINE
JL 01




CALACATTA SELECT
JL 02




CALACATTA VENA ANTICA
JL 03




LINCOLN
JL 04



TUNDRA LITE
JL 05



PIETRA GREY
JL 06



VERDE ALPI
JL 07



Mosaico 36T LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



STATUARIO FINE
JL 01




CALACATTA SELECT
JL 02




CALACATTA VENA ANTICA
JL 03




LINCOLN
JL 04



TUNDRA LITE
JL 05



PIETRA GREY
JL 06



VERDE ALPI
JL 07

LINE

JOLIE

Una nuova proposta decorativa che esalta le superfici,
per un effetto dalla profondità sorprendente.

A new decorative effect that brings out the astonishing depth of our surfaces.

Line SP RECT
1200x2780 / 48"x110"



LINCOLN
JL 04



WALL: Lincoln **JL 04** Line 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Lincoln **JL 04** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
WASHBASIN: Bathwood Comfort Lincoln **JL 04** SP



Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 144 6


Mosaico 36T 6

Kit Vein Matching.

Per offrire un servizio sempre più personalizzato, Mirage® mette a disposizione il Kit Vein Matching nei colori Statuario Fine JL 01, Calacatta Select JL 02, Calacatta Vena Antica JL 03 e Lincoln JL 04 in formato 1200x2780 mm, superficie lucida. Il kit è composto da 4 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.

For an increasingly customised service, Mirage® offers the Vein Matching Kit in JL 01, JL 02, JL 03 and JL 04 colours, in 1200x2780 mm size, glossy finish.

The kit is composed of 4 numbered slabs and sequential patterns that create a continuous vein effect.



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРЫ СТОРОН - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPÄISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETILINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЫВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРЫВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 0,48 N/mm ²	6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 48 N/mm ² 9 mm: S ≥ 2.500 N R ≥ 50 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THÉMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA A LA HA
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	—	LUC PEI 5 (JL 01 - 02 - 03 - 04) PEI 4 (JL 05) PEI 3 (JL 06 - 07)
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5 5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABBAGE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.96-4S BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	LUC - > 0,40 ≥ 0,42 P2 R9 CL1 - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage SpA公司

* La superficie LUC può essere soggetta a graffi se in contatto con materiali più duri (es sassi, frammenti di piastrella, etc...)
LUC finish can be subjected to scratches if in contact with harder materials (eg stones, tile fragments, etc....)



Wild JP 05 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

JURUPA

Rediscover the allure of OAK, with an alternative approach: grouting, scratches and gnarls for a contemporary effect.

Jurupa comes in 5 colours, 3 sizes, Natural R9 finish for indoors, Grip R11 and Radiale R11 for outdoors, guaranteeing maximum coordinability within the collection.



FLOOR: Master JP 03 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

WALL and TOP: NORR Grå RR 02 1200x2780 NAT

ISLAND TOP: JEWELS Statuario Venato JW 14 1620x3240 / 63¾"x127½" LUC

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



FLOOR: Camp **JP 04** 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E™ \leq 20 mm
WALL: Camp **JP 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT





FLOOR: Camp **JP 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT
WALL and TUB: GLOCAL Absolute **GC 06** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
WALL SHOWER and TOP: Camp **JP 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



EFFETTO LEGNO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BASIC JP 01




<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	NAT RECT	9
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	43	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	04 Sterling Silver	

CAMP JP 04




<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	NAT RECT	9
<input checked="" type="checkbox"/> 600x600 / 24"x24"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> 300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> 300x2400 / 12"x48"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	26	
MAPEI	134 Seta	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

COOL JP 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	NAT RECT	9
<input checked="" type="checkbox"/> 600x600 / 24"x24"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> 300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> 300x2400 / 12"x48"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	45	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

WILD JP 05



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	NAT RECT	9
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	26	
MAPEI	136 Fango	
LATICRETE	45 Raven	

MASTER JP 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	NAT RECT	9
<input checked="" type="checkbox"/> 600x600 / 24"x24"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> 300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> 300x2400 / 12"x48"	RD RECT	20
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	30	
MAPEI	113 Grigio Argento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

GP: Grip

RD: Radiale

JURUPA



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		 9 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes		200x1200 8"x48"	300x2400 12"x96"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
 Superficie Finish	NAT	GP	NAT	
 BASIC JP 01	V2	-	-	
 COOL JP 02	V2	-	-	
 MASTER JP 03	V2	-	-	
 CAMP JP 04	V2	-	-	
 WILD JP 05	V2	-	-	
 Peso lordo per scatola Gross weight per box	30,92	30,92		
 Pezzi per scatola Pieces for box	6	6		
 mq. scatola sqm. box	1,44	1,44		
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	32	32		
 mq. pallet sqm. pallet	46,08	46,08		
Please refer to page 562				

		 20 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes		300x1200 12"x48"	600x600 24"x24"	300x2400 12"x96"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
 Superficie Finish	RD	RD	RD	
 BASIC JP 01	V2	-	-	
 COOL JP 02	V2	-	-	
 MASTER JP 03	V2	-	-	
 CAMP JP 04	V2	-	-	
 WILD JP 05	V2	-	-	
 Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,00	32,57		
 Pezzi per scatola Pieces for box	2	2		
 mq. scatola sqm. box	0,72	0,72		
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	36	30		
 mq. pallet sqm. pallet	25,92	21,60		
Please refer to page 562				

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
GP: Grip
RD: Radiale

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

 Pezzi speciali Special pieces	 Battiscopa*	 Gradino A*
	72x600 2 1/8"x24"	330x1200 13 1/2"x48"
 Superficie Finish	NAT	NAT
 BASIC JP 01	-	-
 COOL JP 02	-	-
 MASTER JP 03	-	-
 CAMP JP 04	-	-
 WILD JP 05	-	-
 Pezzi per scatola Pieces for box	10	4
* Finitura a becco di civetta One-round edge shaping Ausführung mit Eckabrundung Façonnage à bord rond Acabado canto romo Плитка с завалом 鹰嘴边缘处理		

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

 Leaf NAT
223x260 / 8 3/4"x10 1/4"



 Pezzi per scatola
Pieces for box

 Leaf	6
--	---

/ MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征



STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINNLICHKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm ² ≤ 20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,48
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性			NAT GP RD 20mm
DM 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40
ANSI A326.3		Wet and Dry	≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,55
AS 4586		-	P2 P4 -
DIN 51130		-	R9 R11 R11
DIN 51097		-	A A+B+C A+B+C
UNE 41901		≥ CL1	CL1 CL3 -
BS 7976 sl.96-4S		Wet and Dry	- ≥ 0,36 -
BS 7976 sl.55-TRL		Wet and Dry	- ≥ 0,36 -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO LEGNO



FLOOR: Peach KO 02 200x1200 / 8"x48" Chevron NAT RECT

KORU

The Koru collection INSPIRED by
FRUIT TREE WOODS, characterised
by a light grain, distinctive gnarls and
compact fibres.

A perfect collection for floors and walls in
residential and commercial settings.



FLOOR: Apple KO 01 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Apple
KO 01Peach
KO 02Apricot
KO 03Nut
KO 04

FLOOR: Apple KO 01 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



FLOOR: Nest Nut **KO 04** 210x420 / 8½"x17" NAT
WALL: Nut **KO 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



EFFETTO LEGNO

KORU

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

APPLE KO 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
Chevron 200x1200 / 8"x48" 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT NAT RECT	9 9	
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 07 MAPEI 111 Grigio Argento LATICRETE 88 Silver Shadow			

PEACH KO 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
Chevron 200x1200 / 8"x48" 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT NAT RECT	9 9	
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 06 MAPEI 110 Manhattan LATICRETE 89 Smoke Grey			

APRICOT KO 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
Chevron 200x1200 / 8"x48" 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT NAT RECT	9 9	
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 06 MAPEI 110 Manhattan LATICRETE 89 Smoke Grey			

NUT KO 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
Chevron 200x1200 / 8"x48" 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT NAT RECT	9 9	
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 09 MAPEI 113 Grigio Cemento LATICRETE 34 Sand Stone			

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

Formati Nominali Nominal Sizes	Chevron 200x1200 8"x48"	200x1200 8"x48"	9 mm
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish			
NAT			
NAT			
APPLE KO 01			
PEACH KO 02			
APRICOT KO 03			
NUT KO 04			
Peso lordo per scatola Gross weight per box			
20,80			
30,92			
Pezzi per scatola Pieces for box			
4			
6			
mq. scatola sqm. box			
0,80			
1,44			
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet			
40			
32			
mq. pallet sqm. pallet			
32,00			
46,08			

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

Pezzi speciali Special pieces	Battiscopa* 72x600 27/8"x24"	Gradino A* 330x1200 13 1/2"x48"
Superficie Finish	NAT	NAT
APPLE KO 01		
PEACH KO 02		
APRICOT KO 03		
NUT KO 04		
Pezzi per scatola Pieces for box		
10		
4		

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrandung | Façonnage à bord rond |
Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖



Nest NAT
210x420 / 8½" x17"



APPLE KO 01
DX-SX



PEACH KO 02
DX-SX



APRICOT KO 03
DX-SX



NUT KO 04
DX-SX

NEST:
Decor su rete. | Mesh-backed decoration. | Dekor auf netz. | Décor sur filet. | Decoración en red. | Декор в сети. | 网板背贴装饰件

Pezzi per scatola
Pieces for box

Nest 3 DX | 3 SX

MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
技术特征

ЗНАЧЕНИЯ
标准

VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G
INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G
INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G
VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G
VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G
EN 14411 - G 标准规定值

***VALORE MEDIO MIRAGE**
MIRAGE AVERAGE VALUE
MIRAGE MITTELWERT
VALEURS MOYEN MIRAGE
VALOR MEDIO MIRAGE
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
MIRAGE平均值

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN
DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES -
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征

LATI
SIDES - SEITEN
COTES - CANTOS
РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边

SPESORE
THICKNESS - DICKE
EPATTEUR - ESPESOR
ТОЛЩИНА - 厚度

RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI
STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN
RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS
КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度

ORTOGONALITÀ
RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT
PERPENDICULARITÄT - ORTOGONALIDAD
КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度

PLANARITÀ
SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT
PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD
КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度

ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME
ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT
RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度

RESISTENZA ALL'URTO
IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT
RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES
УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT
RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用

RESISTENZA ALLE MACchie
RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性

CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO
LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM
PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO
ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放

SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗОКСТЬ - 防滑性

NORMA

STANDARD

NORM

NORME

NORMA

ЗНАЧЕНИЯ

标准

*VALORE MEDIO MIRAGE

MIRAGE AVERAGE VALUE

MIRAGE MITTELWERT

VALEURS MOYEN MIRAGE

VALOR MEDIO MIRAGE

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE

MIRAGE平均值

*VALORE MEDIO MIRAGE

MIRAGE AVERAGE VALUE

MIRAGE MITTELWERT

VALEURS MOYEN MIRAGE

VALOR MEDIO MIRAGE

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE

MIRAGE平均值

*VALORE MEDIO MIRAGE

MIRAGE AVERAGE VALUE

MIRAGE MITTELWERT

VALEURS MOYEN MIRAGE

VALOR MEDIO MIRAGE

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE

MIRAGE平均值

*VALORE MEDIO MIRAGE

MIRAGE AVERAGE VALUE

MIRAGE MITTELWERT

VALEURS MOYEN MIRAGE

VALOR MEDIO MIRAGE

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE

MIRAGE平均值

*VALORE MEDIO MIRAGE

MIRAGE AVERAGE VALUE

MIRAGE MITTELWERT

VALEURS MOYEN MIRAGE

VALOR MEDIO MIRAGE

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE

MIRAGE平均值

*VALORE MEDIO MIRAGE

MIRAGE AVERAGE VALUE

MIRAGE MITTELWERT

VALEURS MOYEN MIRAGE

VALOR MEDIO MIRAGE

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE

MIRAGE平均值

*VALORE MEDIO MIRAGE

MIRAGE AVERAGE VALUE

MIRAGE MITTELWERT

VALEURS MOYEN MIRAGE

VALOR MEDIO MIRAGE

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE

MIRAGE平均值

*VALORE MEDIO MIRAGE

MIRAGE AVERAGE VALUE

MIRAGE MITTELWERT

VALEURS MOYEN MIRAGE

VALOR MEDIO MIRAGE

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE

MIRAGE平均值

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA

Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



WALL: Sandshell **LG 02** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
FLOOR: Sharkskin **LG 04** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT

LAGOON

Lagoon is a design material in porcelain stoneware inspired by natural stone: a collection in which painstaking detail and depth of colour evoke the expressive power of nature.


A palette of **5 delicate colours** which are among the most commonly used in contemporary architecture and interior design.



FLOOR: Moonbeam **LG 01** 600x1200 / 24"x48" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



FLOOR: GLOCAL Ginger **GC 10** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
WALL: Sharkskein **LG 04** 600x1200 / 24"x48" ST RECT
COUNTERTOP: JEWELS Moonless **JW 17** LUC



Cloudburst
LG 05



FLOOR: Atmosphere **LG 03** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
WALL: Atmosphere **LG 03** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

MOONBEAM LG 01



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

SHARKSKIN LG 04



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

SANDSHELL LG 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	44	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

CLOUDBURST LG 05



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

ATMOSPHERE LG 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	45	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	9 mm	2/e 20 mm
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	ST	ST	ST
MOONBEAM LG 01	V2	■	■	■	■	■	■
SANDSHELL LG 02	V2	■	■	■	■	■	■
ATMOSPHERE LG 03	V2	■	■	■	■	■	■
SHARKSKIN LG 04	V2	■	■	■	■	■	■
CLOUDBURST LG 05	V2	■	■	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	26,92	26,18	24,93	32,29	32,29	32,00	
Pezzi per scatola Pieces for box	14	7	3	2	2	1	
mq. scatola sqm. box	1,26	1,26	1,08	1,44	1,44	0,72	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	35	35	35	
mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	43,20	50,40	50,40	25,20	

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B
Pezzi speciali Special pieces	72x600 2 ⁷ / ₈ "x24"	300x600 12"x24"	330x1200 13 ¹ / ₂ "x48"	300x600 12"x24"	330x330 13 ¹ / ₂ "x13 ¹ / ₂ "
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
MOONBEAM LG 01	■	■	■	■	■
SANDSHELL LG 02	■	■	■	■	■
ATMOSPHERE LG 03	■	■	■	■	■
SHARKSKIN LG 04	■	■	■	■	■
CLOUDBURST LG 05	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	7	4
					4
					2

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrandung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES

Maggiori informazioni
More information




DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"




MOONBEAM
LG 01




SANDSHELL
LG 02



ATMOSPHERE
LG 03



SHARKSKIN
LG 04



CLOUDBURST
LG 05

Layer NAT
300x600 / 12"x24"



MOONBEAM
LG 01




SANDSHELL
LG 02

ATMOSPHERE
LG 03



SHARKSKIN
LG 04



CLOUDBURST
LG 05



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE 平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРЫ СТОРОН - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性			NAT ST ST 20mm
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,55
	AS 4586	-	P2 P4 -
	DIN 51130	-	R10 R11 R11
	DIN 51097	-	A A+B+C A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL2 CL3 -
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36 ≥ 0,36 -
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36 ≥ 0,36 -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO METALLO



WALL: Indio LY 07 600x1200 / 24"x48" SP RECT
FLOOR: Afterglow LY 05 150x600 / 6"x24" SP RECT

LEMMY



Metals aged and scratched by the passage of time; colour contrasts between the original gleam of the metal and the opaque marks typical of oxidation.

Lemmy captures the most intimate emotion of metal at its most natural and authentic to bring an elegant, unconventional touch.



Nimbus LY 02 1200x2780 / 48"x110" SP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



FLOOR: Palladium LY 01 600x1200 / 24"x48" SP RECT

Palladium
LY 01Nimbus
LY 02Venom
LY 04Viridium
LY 06Pumpkin
LY 08



FLOOR: Nimbus **LY 02** 600x600 / 24"x24" SP RECT
WALL: Pumpkin **LY 08** 600x1200 / 24"x48" SP RECT
SHOWER: Nimbus **LY 02** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT

EFFETTO METALLO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

PALLADIUM LY 01



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP / NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP / NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	03
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

NIMBUS LY 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP / NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP / NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	05
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

EXCALIBUR LY 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP / NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP / NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	05
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

VENOM LY 04



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP / NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP / NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

AFTERGLOW LY 05



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP / NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP / NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	20
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

VIRIDIUM LY 06



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	19
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

EFFETTO METALLO

LEMMY

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

INDIO LY 07



PUMPKIN LY 08



KING LY 09



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	15	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

LEED Compliant

V2

<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	31	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

LEED Compliant

V2

<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP / NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP / NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	08	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

20 mm
Outdoor

LEED
Compliant

V2



WALL: Bianco MD 01 300x450 / 12"x18" MELLOW
FLOOR: Nimbus LY 02 800x800 / 31½"x31½" SP RECT

EFFETTO METALLO

LEMMY

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

✖ 9 mm									
Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	1200x1200 48"x48"			
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish	SP	SP	NAT	SP	NAT	SP	SP	SP	SP
PALLADIUM LY 01	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
NIMBUS LY 02	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
EXCALIBUR LY 03	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
VENOM LY 04	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
AFTERGLOW LY 05	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
VIRIDIUM LY 06	V2	■	■	-	■	■	-	-	-
INDIO LY 07	V2	■	■	-	■	■	-	-	-
PUMPKIN LY 08	V2	■	■	-	■	■	-	-	-
KING LY 09	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	26,92	26,18	26,18	22,50	22,50	32,29	27,36	61,56	
Pezzi per scatola Pieces for box	14	7	7	3	3	2	2	2	
mq. scatola sqm. box	1,26	1,26	1,26	1,08	1,08	1,44	1,28	2,88	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	40	40	35	48	20	
mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	50,40	61,44	57,60	

TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA (NAT R10 A+B).
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology (NAT R10 A+B).

✖ 6 mm			✖ 20 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes	1200x1200 48"x48"	1200x2780 48"x110"	800x800 31½"x31½"	SP	ST
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish					
PALLADIUM LY 01	V2	■	■	-	
NIMBUS LY 02	V2	■	■	-	
EXCALIBUR LY 03	V2	■	■	-	
VENOM LY 04	V2	■	■	-	
AFTERGLOW LY 05	V2	■	■	-	
VIRIDIUM LY 06	V2	-	■	-	
INDIO LY 07	V2	-	■	-	
PUMPKIN LY 08	V2	-	■	-	
KING LY 09	V2	-	■	-	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	-		29,70		
Pezzi per scatola Pieces for box	2		1		
mq. scatola sqm. box	2,88		0,64		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	20		42		
mq. pallet sqm. pallet	57,60		26,88		

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

PEZZI SPECIALI


Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

 Pezzi speciali Special pieces	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B						
	72x600 2⅞"x24"	72x800 2⅞"x31½"	300x600 12"x24"	330x800 13⅓"x31½"	330x1200 13⅓"x48"	300x600 12"x24"	330x800 13⅓"x31½"	330x330 13⅓"x13⅓"	330x600 13⅓"x24"	330x800 13⅓"x31½"	330x1200 13⅓"x48"
 Superficie Finish	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
PALLADIUM LY 01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
NIMBUS LY 02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EXCALIBUR LY 03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VENOM LY 04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AFTERGLOW LY 05	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
VIRIDIUM LY 06	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
INDIO LY 07	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
PUMPKIN LY 08	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
KING LY 09	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7	4	7	7	4	4	4	2

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information



ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSEZZO: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Précautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构
SP: Spazzolata

EFFETTO METALLO

LEMMY

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


 **Mosaico 36T SP**
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



PALLADIUM
LY 01




NIMBUS
LY 02



EXCALIBUR
LY 03

 **Plume SP**
300x300 / 12"x12"



PALLADIUM
LY 01



NIMBUS
LY 02



EXCALIBUR
LY 03



VENOM
LY 04



AFTERGLOW
LY 05



VIRIDIUM
LY 06



INDIO
LY 07



PUMPKIN
LY 08



KING
LY 09

 **Foliage SP**
323x305 / 12 3/4"x12"



PALLADIUM
LY 01



NIMBUS
LY 02



EXCALIBUR
LY 03



VENOM
LY 04



AFTERGLOW
LY 05



VIRIDIUM
LY 06



INDIO
LY 07



PUMPKIN
LY 08



KING
LY 09

MOSAICO 36T, FOLIAGE, PLUME:

Decor su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

I DECORATI 800x800x20 mm


800x800x20 mm decorated tiles | Die dekorierten Fliesen 800x800x20 mm | Les décorés 800x800x20 mm
Azulejos decorados 800x800x20 mm | Декоры 800x800x20 mm | 装饰砖 800x800x20 mm

NORDIC (COLD) ST 20 MM



800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"

2 grafiche
2 graphics



NORDIC (WARM) ST 20 MM



800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"

2 grafiche
2 graphics



PLAY WITH ST 20 MM



EXCALIBUR LY 03
800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"

1 grafica
1 graphic



EXCALIBUR LY 03
800x693x20 / 31 1/2"x27"x3/4"
4 grafiche ottenute dal formato 800x800
4 graphics cutting size from 800x800

Pezzi per scatola	
Pieces for box	
Mosaico 36T	6
Foliage	10
Plume	6
Nordic	1
Play With	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE 平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKELIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm ² ≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性			SP NAT ST 20mm
DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,42
AS 4586	-	P2	P3
DIN 51130	-	R9	R10
DIN 51097	-	-	A+B
UNE 41901	≥ CL1	CL1	CL2
BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-	≥ 0,36
BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	≥ 0,36
			≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



MAND


A project of porcelain stoneware wall tiles suitable for both indoor and outdoor use inspired by the world of handcrafted techniques.

Three neutral colours, ranging from warm white to terracotta up to light grey, give the tiles a simplicity that allows for very different styles.



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Bianco
MD 01



Grigio
MD 02



Terracotta
MD 03

WALL: Bianco **MD 01** NORTH 300x450 / 12"x18" NOT RECT


NORR Grå **RR 02** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT

FLOOR: OUDH Jinkoh **OU 03** 200x1200 / 8"x48" GP RECT



WALL: Terracotta **MD 03** DAWN 300x450 / 12"x18" NOT RECT
FLOOR: VICEVERSA Veneziano 800x800 / 31½"x31½" SP RECT





WALL: Terracotta **MD 03** ARMOR 300x450 / 12"x18" NOT RECT
FLOOR: OUDH Jinkoh **OU 03** 200x1200 / 12"x48" SP RECT

DESIGN

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BIANCO MD 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	
300x450 / 12"x18"	MELLOW	-	
300x450 / 12"x18"	ARMOR	-	
300x450 / 12"x18"	NORTH	-	
300x450 / 12"x18"	DAWN	-	
300x450 / 12"x18"	MUSE	-	

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	20
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	85 Almond

GRIGIO MD 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	
300x450 / 12"x18"	MELLOW	-	
300x450 / 12"x18"	ARMOR	-	
300x450 / 12"x18"	NORTH	-	
300x450 / 12"x18"	DAWN	-	
300x450 / 12"x18"	MUSE	-	

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

TERRACOTTA MD 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	
300x450 / 12"x18"	MELLOW	-	
300x450 / 12"x18"	ARMOR	-	
300x450 / 12"x18"	NORTH	-	
300x450 / 12"x18"	DAWN	-	
300x450 / 12"x18"	MUSE	-	

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	31
MAPEI	133
LATICRETE	40 Latte

MAND

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	300x450 12"x18"				
	MELLOW	ARMOR	NORTH	DAWN	MUSE
BIANCO MD 01	■	■	■	■	■
GRIGIO MD 02	■	■	■	■	■
TERRACOTTA MD 03	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	6	6	6	6	6

PRODOTTO ADATTO ESCLUSIVAMENTE PER L'APPLICAZIONE A RIVESTIMENTO. | Ausschließlich für die Anwendung als Wandverkleidung geeignetes Produkt. | Produit adapté exclusivement à une application en revêtement. | Producto solo apto para aplicación como revestimiento. | Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки | 产品只适用于墙体应用。

MELLOW



ARMOR



NORTH



DAWN



MUSE



/ MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征



WALL: Terracotta MD 03 MELLOW 300x450 / 12"x18" NOT RECT

FLOOR: ELYSIAN Mediterranea EY 01 800x800 / 31½"x31½" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME COMPLYING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	≤ 175 mm ³	CONFORME COMPLYING
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAR - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМЕТИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSIÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.96-4S BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	- - - - - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO PIETRA



WALL: Liverpool **MT 06** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
FLOOR: Reading **MT 07** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

MÔTLEY

**A timeless style, where
minimalism becomes an
expressive and design language.**


The collection comes from the mixing of classic slates obtained by splitting, with sedimentary stones with a fine background grain and clearer chromatic transitions. The fusion of the two natures generates a new aesthetic reference, which does not exist in nature.



WALL: Rio **MT 01** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Rio **MT 01** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Rio
MT 01Monterey
MT 02Wembley
MT 03Altamont
MT 04Woodsock
MT 05Liverpool
MT 06Reading
MT 07Glastonbury
MT 08OUTDOOR WALL: MAND Terracotta **MD 03** DAWN 300x450 / 12"x18" NOT RECTINDOOR FLOOR: Altamont **MT 04** 600x1200 / 24"x48" NAT RECTOUTDOOR FLOOR: Altamont **MT 04** 600x1200 / 24"x48" ST RECT EVO_2/E" 20 mm



WALL: VICEVERSA Cocco **VV 01** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Glastonbury **MT 08** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT



INDOOR FLOOR: Liverpool **MT 06** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
OUTDOOR FLOOR: Liverpool **MT 06** 600x900 / 24"x36" ST RECT EVO_2/E™ ± 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

RIO MT 01



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	05
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

ALTAMONT MT 04



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
C 600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
C 600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
C 600x900 / 24"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	07
MAPEI	110 Manhattan 2000
LATICRETE	89 Smoke Grey

MONTEREY MT 02



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
C 600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
C 600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
C 600x900 / 24"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	90 Light Pewter

WOODSTOCK MT 05



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
C 600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
C 600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
C 600x900 / 24"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

WEMBLEY MT 03



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
C 600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
C 600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
C 600x900 / 24"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

LIVERPOOL MT 06



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
C 600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
C 600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
C 600x900 / 24"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	09
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

READING MT 07



GLASTONBURY MT 08



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 09		
MAPEI 113 Grigio Cemento		
LATICRETE 60 Dusty Grey		

<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 11		
MAPEI 114 Antracite		
LATICRETE 45 Raven		



WALL: Monterey MT 02 1200x2780 / 48"x10" SP RECT
 FLOOR: Monterey MT 02 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	 9 mm						
	Formati Nominali Nominal Sizes	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"		
	Superficie Finish	NAT	NAT	ST	NAT	ST	SP
RIO MT 01	V2	■	■	■	■	■	■
MONTEREY MT 02	V2	■	■	■	■	■	■
WEMBLEY MT 03	V2	■	■	■	■	■	■
ALTAMONT MT 04	V2	■	■	■	■	■	■
WOODSTOCK MT 05	V2	■	■	■	■	■	■
LIVERPOOL MT 06	V2	■	■	■	■	■	■
READING MT 07	V2	■	■	-	■	-	■
GLASTONBURY MT 08	V2	■	■	-	■	-	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	25,58	22,13	22,13	29,56	29,56	61,58	
Pezzi per scatola Pieces for box	7	3	3	2	2	2	
mq. scatola sqm. box	1,26	1,08	1,08	1,44	1,44	2,88	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	35	35	20	
mq. pallet sqm. pallet	50,40	43,20	43,20	50,40	50,40	57,60	

 **TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA.**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.

	 2/e 20 mm			
	Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	600x900 24"x36"
	Superficie Finish	ST	ST	ST
MONTEREY MT 02	V2	■	■	■
WEMBLEY MT 03	V2	■	■	■
ALTAMONT MT 04	V2	■	■	■
WOODSTOCK MT 05	V2	■	■	■
LIVERPOOL MT 06	V2	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	31,14	32,00	37,60	
Pezzi per scatola Pieces for box	2	1	2	
mq. scatola sqm. box	0,72	0,72	1,08	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	35	18	
mq. pallet sqm. pallet	21,60	25,20	19,44	

	 6 mm	
	Formati Nominali Nominal Sizes	1200x2780 48"x110"
	Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.	
	Superficie Finish	SP
RIO MT 01	V2	■
MONTEREY MT 02	V2	■
WEMBLEY MT 03	V2	■
ALTAMONT MT 04	V2	■
WOODSTOCK MT 05	V2	■
LIVERPOOL MT 06	V2	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		
Pezzi per scatola Pieces for box		
mq. scatola sqm. box		Please refer to page 562
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		
mq. pallet sqm. pallet		

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fiberglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

/ MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information



PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino G*	Unico 2.0
Pezzi speciali Special pieces	72x600 2 7/8" x 24"	300x600 12" x 24"	330x1200 13 1/2" x 48"	300x600 12" x 24"	300x600x20 12" x 24" x 3/4"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	ST
RIO MT 01	■	■	■	■	-
MONTEREY MT 02	■	■	■	■	■
WEMBLEY MT 03	■	■	■	■	■
ALTAMONT MT 04	■	■	■	■	■
WOODSTOCK MT 05	■	■	■	■	■
LIVERPOOL MT 06	■	■	■	■	■
READING MT 07	■	■	■	■	-
GLASTONBURY MT 08	■	■	■	■	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	7	3

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

	Gradino B ang.	Gradino B	Gradino B	Elemento L
Pezzi speciali Special pieces	330x330 13 1/2" x 13 1/2"	330x600 13 1/2" x 24"	330x1200 13 1/2" x 48"	165x300 6 3/5" x 12"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT
RIO MT 01	■	■	■	■
MONTEREY MT 02	■	■	■	■
WEMBLEY MT 03	■	■	■	■
ALTAMONT MT 04	■	■	■	■
WOODSTOCK MT 05	■	■	■	■
LIVERPOOL MT 06	■	■	■	■
READING MT 07	■	■	■	■
GLASTONBURY MT 08	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	4	4	4	7

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
 ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构
 SP: Spazzolata

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mosaico 36T NAT
300x300 / 12" x 12"
Tessere 48x48 / 2" x 2"



RIO MT 01




MONTEREY MT 02




WEMBLEY MT 03




ALTAMONT MT 04




WOODSTOCK MT 05



LIVERPOOL MT 06



READING MT 07



GLASTONBURY MT 08

Portnoy NAT
300x300 / 12" x 12"



RIO MT 01



MONTEREY MT 02



WEMBLEY MT 03



ALTAMONT MT 04



WOODSTOCK MT 05



LIVERPOOL MT 06



READING MT 07



GLASTONBURY MT 08

Fish NAT (Spaccatella)
280x280 / 11" x 11"



RIO MT 01



MONTEREY MT 02



WEMBLEY MT 03



ALTAMONT MT 04



WOODSTOCK MT 05



LIVERPOOL MT 06



READING MT 07




GLASTONBURY MT 08

Pezzi per scatola Pieces for box	6
Mosaico 36T	6
Portnoy	6
Fish	6

MOSAICO 36T, LAYER:
Decor su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖



Colori disponibili | Available colours



MONTEREY MT 02



WEMBLEY MT 03



ALTAMONT MT 04

	Pezzi per scatola Pieces for box
Kit Fontainbleau	1 Kit
600x600 / 24"x24" = 1 pc	
300x400 / 12"x16" = 2 pcs	
300x200 / 12"x8" = 2 pcs	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)	≤ 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm ² ≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DI DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	$\alpha=6,6 \times 10^{-6} \text{ C}^{-1}$
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACchie RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性		SP NAT ST ST 20 mm	
DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40
ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,42 ≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,55
AS 4586	-	P2	P3 - -
DIN 51130	-	R9	R10 R11 R11
DIN 51097	-	-	A+B A+B+C A+B+C
UNE 41901	≥ CL1	CL1	CL1 CL3 CL3
BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-	≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36
BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA

Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO PIETRA



FLOOR: Lumnezia **NE 21** 300x600 / 12"x24" NAT RECT
WALL: Lumnezia **NE 21** 150x600 / 6"x24" NAT RECT

NA.ME

**Na.me is the synthesis of NATural and tIME.
Natural like the stones that have made
architectural history, Time because this is the
time of structural and aesthetic perfection.**

Colour harmony, the original depth of colour shades, with
detailed grains and inclusions: each slab is unique, in harmony
with the most innovative urban and residential furnishing trends.



FLOOR: Bourgogne **NE 12** 120x120 / 48"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色




FLOOR: Jura Beige **NE 10** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
COUNTER: Jura Beige **NE 10** NAT



Jura Beige
NE 10



Bourgogne
NE 12



Lumnezia
NE 21



Gris Belge
NE 31




Bone Travertine
NE 11



Ocean Grey
NE 13




Overcast
NE 22



Na.me is a complete and versatile project also for contemporary landscapes.

Slabs with textured finishes available in a range of 20 mm thick sizes, used to ensure the continuity of material and colour from indoor to outdoor settings.



INDOOR FLOOR: Gris Belge **NE 31** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

OUTDOOR FLOOR: Gris Belge **NE 31** 600x1200 / 24"x48" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

JURA BEIGE NE 10



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	07
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

OCEAN GREY NE 13



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

BONE TRAVERTINE NE 11



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	07
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

LUMNEZIA NE 21



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

BOURGOGNE NE 12



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	06
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

OVERCAST NE 22



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

GRIS BELGE NE 31



	Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9	
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	NAT NOT RECT	12	
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20	
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20	
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20	
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20	

	Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	09	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"	1620x3240 63 3/4"x127 1/2"
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. All sizes except 1620x3240 are rectified.							
Superficie Finish		NAT	NAT	BC	NAT	NAT	NAT
JURA BEIGE NE 10	V2	■	■	■	■	■	■
BONE TRAVERTINE NE 11	V2	■	■	■	■	■	■
BOURGOGNE NE 12	V2	■	■	■	■	■	■
OCEAN GREY NE 13	V2	■	■	■	■	■	■
LUMNEZIA NE 21	V2	■	■	■	■	■	■
OVERCAST NE 22	V2	■	■	■	■	■	■
GRIS BELGE NE 31	V2	■	■	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		26,92	26,18	26,18	23,07	32,29	61,56
Pezzi per scatola Pieces for box		14	7	7	3	2	2
mq. scatola sqm. box		1,26	1,26	1,26	1,08	1,44	2,88
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	40	40	35	20
mq. pallet sqm. pallet		50,40	43,20	43,20	43,20	50,40	57,60

Please refer to page 562

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.Per garantire elevati standard di sicurezza e le migliori performance tecniche in relazione al loro utilizzo finale (piani cucina, top, arredi), tutte le lastre in formato 1620x3240 in spessore 12mm prevedono l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro sul retro della lastra.
All the 1620x3240 slabs in 12mm thickness are provided with a fiberglass mat applied to the back of the slab, to guarantee substantial safety standards and suitable technical performance required for their final use (kitchen countertops, tops, furnishings).

	Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 24"x24"	450x900 18"x36"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish		ST	ST	ST	ST
JURA BEIGE NE 10	V2	■	■	■	■
BOURGOGNE NE 12	V2	■	■	■	■
LUMNEZIA NE 21	V2	■	■	■	■
OVERCAST NE 22	V2	■	■	■	■
GRIS BELGE NE 31	V2	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		32,57	37,00	32,00	
Pezzi per scatola Pieces for box		2	2	1	
mq. scatola sqm. box		0,72	0,81	0,72	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		30	27	35	
mq. pallet sqm. pallet		21,60	21,87	25,20	

Please refer to page 562

DECORAZIONE CUSTOM

Custom decoration | Custom-Dekoration | Custom Décoration | Custom Decoration | Декоративный элемент | Custom装饰系列。



Decorazione Custom è la soluzione ideata per personalizzare i tuoi spazi a rivestimento e pavimento, rendendoli assolutamente unici.

Viene realizzata su misura in base alle dimensioni e agli ingombri specifici (porte, finestre, vani...) dell'area di interesse, rispondendo in questo modo ad ogni esigenza progettuale.

[EN]
Custom Decoration is a solution designed to customise floors and walls and make them truly one-of-a-kind. It is made to measure to fit specific dimensions and cater for the openings (doors, windows, rooms...) in the particular area, meeting any floor plan demands.


[DE]
Custom-Dekoration ist die Lösung, die wir uns ausgedacht haben, um die Verkleidungen und Fußböden Ihrer Räume persönlich und absolut einzigartig zu gestalten. Sie wird den spezifischen Abmessungen und Ausmaßen (Türe, Fenster, Räume...) des betroffenen Bereichs entsprechend maßgefertigt und stellen daher die Antwort auf alle Anforderungen bei der Planung dar.

[FR]
Custom Décoration est conçue pour personnaliser vos espaces dont elle revêt aussi bien les murs que les sols auxquels elle donne un cachet tout à fait unique. Elle est réalisée sur mesure, selon les cotés d'encombrement de l'espace à revêtir, en tenant compte de la présence de portes, fenêtres et autres contraintes, de manière à satisfaire toutes les exigences conceptuelles.

[ES]
Custom Decoration es la solución ideal para personalizar los revestimientos y suelos de tus espacios, convirtiéndolos en lugares únicos. Es hecha a medida según las medidas y las aberturas específicas (puertas, ventanas, huecos, etc.) de la zona de interés, respondiendo así a todas las necesidades de diseño.

[RU]
Декоративный элемент – это решение, разработанное для того, чтобы персонализировать пространство стен и пола, сделать его уникальным. Он выполняется по заказу исходя из расстояний и особых размеров (двери, окна, ниши и пр) пространства, таким образом, любое требование проекта.

[中文]
Custom(个性化)装饰系列是让您的空间的墙壁和地板装饰个性化的理想解决方案,从而令它们绝对独一无二。有关区域根据具体的尺寸和空间(门,窗,房间...),通过这种方式可满足每个设计要求。



La Decorazione Custom verrà consegnata imballata sequenzialmente, per agevolare le operazioni di posa del materiale.

[EN]
Custom Decoration will be delivered in sequential boxes to facilitate the tiling process.

[DE]
Die Custom-Dekoration wird in der richtigen Reihenfolge verpackt geliefert, um das Verlegen des Materials zu erleichtern.

[FR]
Custom Décoration sera livré emballé dans un ordre séquentiel, pour faciliter la réalisation du calepinage.

[中文]
为了方便材料的铺设施工, Custom装饰系列将按顺序包装交付。(参阅第59页)

Colori disponibili | Colours available

JURA BEIGE NE 10



BONE TRAVERTINE NE 11



BOURGOGNE NE 12



OCEAN GREY NE 13



LUMNEZIA NE 21



OVERCAST NE 22



GRIS BELGE NE 31

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETILINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKELIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)	≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 12 mm: S ≥ 4.000 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAR - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THÉMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIALKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	—	—
RESISTENZA ALLE MACchie RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯНОНОБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMBE ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT

SCIOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage SpA公司

EFFETTO LEGNO




Fado NA 01 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E 20 mm

NAU 2.0

**Nau 2.0 is the encounter
between NAtural and Urban.**

Scratches, planing marks, signs of wear
and traces of the artisan's work create
unique planks that bring a touch of
authenticity to any setting.



Indie NA 02 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E 20 mm

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Fado
NA 01Indie
NA 02

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色


FADO NA 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	RD RECT	20
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 08 MAPEI 112 Grigio Medio LATICRETE 78 Sterling Silver		



INDIE NA 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	RD RECT	20
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 08 MAPEI 112 Grigio Medio LATICRETE 78 Sterling Silver		



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

EVO 2/e 20 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 24"x24"	300x1200 12"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
Superficie Finish	RD	RD
FADO NA 01	V3	■
INDIE NA 02	V3	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,23	33,40
Pezzi per scatola Pieces for box	2	2
mq. scatola sqm. box	0,72	0,72
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	36
mq. pallet sqm. pallet	21,60	25,92

La collezione NAU presenta sulle lastre in tutti i formati, nella percentuale di 1 a 30 circa, il logo Mirage a vista. Si tratta di un rafforzamento estetico tipico delle plance effetto legno.

The Mirage logo is visible on the slabs in all sizes, in a percentage of approximately 1–30. It is a strengthening visual detail typical of wood-effect planks.

La collection NAU présente sur les plaques, dans tous les formats, dans un pourcentage de 1 à 30 environ, le logo Mirage apparent. Il s'agit d'un renforcement esthétique typique des planches effet bois.

Las placas de la colección NAU presentan en todos sus formatos, en un porcentaje aproximado de 1 a 30, el logotipo Mirage visible. Se trata de un refuerzo estético típico de los tableros efecto madera.

Die Kollektion NAU weist auf einem Anteil von ungefähr 1/30 der Platten aller Formate sichtbar das Mirage-Logo auf. Es handelt sich um eine typische Verschönerung der Holzoptikbretter.

Коллекция NAU присутствует в ассортименте плит всех форматов, в процентном отношении приблизительно 1 к 30, с указанием логотипа Mirage. Это эстетический акцент для плит с эффектом деревянных досок.

NAU系列在各种尺寸的板材上均显示Mirage徽标，比例约为1到30的百分比。它是木纹效果板材的典型美观增强。

MY NOTES

.....


.....

.....

.....

RD: Radiale

Maggiori informazioni
More information





FLOOR: Indie NA 02 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E™ ⚡ 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G	*VALORE MEDIO MIRAGE
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征		NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE 平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРЫ СТОРОН - 尺寸特征				NAT
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度		EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИзна СТОРОН - 直角度		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度		EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≥ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,48
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度		EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数		EN ISO 10545-8	-	α=6,0x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用		EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACchie RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性				RD 20mm
	DM 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3		Wet and Dry	≥ 0,55
	AS 4586		-	P3
	DIN 51130		-	R11
	DIN 51097		-	A+B
	UNE 41901		≥ CL1	CL3
	BS 7976 sl.96-4S		Wet and Dry	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL		Wet and Dry	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA

Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO LEGNO



FLOOR: Daylight **NN 01** 200x1200 / 8"x48" Chevron NAT RECT

NOON

NooN perfectly interprets
the WORN and TEXTURAL
finish of wood.


The collection brings together the warmth and the elegance of natural wood, with all the outstanding technical features of Mirage® porcelain stoneware: wear resistance and durability.



FLOOR: Ember **NN 02** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Daylight
NN 01Ember
NN 02Honey
NN 03Burnet
NN 04Charcoal
NN 05


OUTDOOR FLOOR: Ember NN 02 200x1200 / 8"x48" RD RECT EVO_2/E™ 20 mm

EFFETTO LEGNO

NOON



322



INDOOR FLOOR: Daylight **NN 01** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT
OUTDOOR FLOOR: Ember **NN 02** 200x1200 / 8"x48" GP RECT R11

323

EFFETTO LEGNO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

DAYLIGHT NN 01



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT		9
	Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
	197x1200 / 8"x48"		RD RECT		20
	300x1200 / 12"x48"		RD RECT		20
	Recommended grouts				
	KERAKOLL	06			
	MAPEI	110 Manhattan			
	LATICRETE	89 Smoke Grey			

BURNET NN 04




	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT		9
	Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
			RD RECT		9
			RD RECT		9
	Recommended grouts				
	KERAKOLL	11			
	MAPEI	114 Antracite			
	LATICRETE	45 Raven			

EMBER NN 02



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT		9
	Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
	197x1200 / 8"x48"		RD RECT		20
	300x1200 / 12"x48"		RD RECT		20
	Recommended grouts				
	KERAKOLL	08			
	MAPEI	112 Grigio Medio			
	LATICRETE	78 Sterling Silver			

CHARCOAL NN 05



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT		9
	Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
			RD RECT		9
			RD RECT		9
	Recommended grouts				
	KERAKOLL	11			
	MAPEI	114 Antracite			
	LATICRETE	45 Raven			

HONEY NN 03



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT		9
	Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
	197x1200 / 8"x48"		RD RECT		20
	300x1200 / 12"x48"		RD RECT		20
	Recommended grouts				
	KERAKOLL	09			
	MAPEI	113 Grigio Cemento			
	LATICRETE	34 Sand Stone			

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
RD: Radiale
GP: Grip

NOON

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		Chevron 200x1200 8"x48"	200x1200 8"x48"
		NAT	NAT
Formati Nominali Nominal Sizes			
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		NAT	GP
DAYLIGHT NN 01	V4	■	■
EMBER NN 02	V4	■	■
HONEY NN 03	V3	■	■
BURNET NN 04	V3	■	■
CHARCOAL NN 05	V4	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	17,50	30,24	30,24
Pezzi per scatola Pieces for box	4	6	6
mq. scatola sqm. box	0,80	1,44	1,44
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	32	32
mq. pallet sqm. pallet	32,00	46,08	46,08

		EVO 2/e 20 mm	
		197x1200 8"x48"	300x1200 12"x48"
Formati Nominali Nominal Sizes			
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		RD	RD
DAYLIGHT NN 01	V4	■	■
EMBER NN 02	V4	■	■
HONEY NN 03	V3	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	20,90	32,00	
Pezzi per scatola Pieces for box	2	2	
mq. scatola sqm. box	0,47	0,72	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	36	
mq. pallet sqm. pallet	14,10	25,92	

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

RD: Radiale

GP: Grip

PEZZI SPECIALI



Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Unico 2.0
	72x600 2 1/8"x24"	330x1200 13 1/8"x48"	300x600x20 12"x24"x3/4"
Pezzi speciali Special pieces			
Superficie Finish	NAT	NAT	RD
DAYLIGHT NN 01	■	■	■
EMBER NN 02	■	■	■
HONEY NN 03	■	■	■
BURNET NN 04	■	■	-
CHARCOAL NN 05	■	■	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	4	3

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

/ MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information





CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G MIRAGE MITTELWERT VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT GP RD
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛСТИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИзна ЧТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THÉMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 耐污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5 - 5
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性		NAT GP RD 20mm	
DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55
AS 4586	-	P2	P4 P5
DIN 51130	-	R10	R11 R11
DIN 51097	-	A	A+B+C A+B
UNE 41901	≥ CL1	CL1	CL3 CL3
BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36
BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	≥ 0,36 ≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO PIETRA



330

NORR

Essential colour range with a sophisticated appearance, for a NORDIC INSPIRED design.

Norr is a collection marked by a harmoniously irregular grain, where pebbles with different colours and sizes create attractive three-dimensional effects.




OUTDOOR FLOOR: Hav RR 06 800x800 / 31½"x31½" ST RECT EVO_2/E™ ± 20 mm

331



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



FLOOR Grå RR 02 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
WALL Grå RR 02 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT
WORKTOPS and WASHBASIN Grå RR 02 NAT



FLOOR: Grus **RR 09** 800x800 / 31½"x31½" NAT RECT
WALL: Grus **RR 09** 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT
COUNTER: Grus **RR 09** NAT



FLOOR Farge **RR 05** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
WALL: Farge **RR 05** 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT
BENCHS and FLOWER BOXES: Farge **RR 05** NAT



FLOOR: Öken **RR 08** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
WALL: Öken **RR 08** 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT


EFFETTO PIETRA

NORR

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

VIT RR 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	KERAKOLL	06
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

MELK RR 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	KERAKOLL	20
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

GRÅ RR 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	NAT RECT	6
1600x3200 / 63"x26"	NAT RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SP NOT RECT	12
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	


FARGE RR 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

SVART RR 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

HAV RR 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	KERAKOLL	07
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

ÖKEN RR 08



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	44
MAPEI	133 Sabbia
LATICRETE	17 Marble Geige

GRUS RR 09



Formati Nominali	Superficie	Spessore mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati	Recommended grouts
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



WALL: Hav **RR 06** 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT
 FLOOR: Hav **RR 06** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	± 9 mm						
	Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	800x800 31½"x31½"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	ST	NAT	NAT	ST
VIT RR 01	V2	■	■	■	■	■	■
GRÅ RR 02	V2	■	■	■	■	■	■
SVART RR 03	V2	■	■	■	■	■	■
MELK RR 04	V2	■	■	■	■	■	■
FARGE RR 05	V2	■	■	■	■	■	■
HAV RR 06	V2	■	■	■	■	■	■
ÖKEN RR 08	V2	■	■	■	■	■	■
GRUS RR 09	V2	■	■	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	26,92	26,15	22,16	22,16	27,36	30,00	61,56
Pezzi per scatola Pieces for box	14	7	3	3	2	2	2
mq. scatola sqm. box	1,26	1,26	1,08	1,08	1,28	1,44	2,88
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	40	48	35	20
mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	43,20	43,20	61,44	50,40	57,60

	± 6 mm					± 12 mm
	Formati Nominali Nominal Sizes	1200x1200 48"x48"	1200x2780 48"x110"	1600x1600 63"x63"	1600x3200 63"x126"	1620x3240 63¾"x127½"
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. All sizes except 1620x3240 are rectified.						
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	SP	
GRÅ RR 02	V2	■	■	■	■	
FARGE RR 05	V2	■	■	-	-	
HAV RR 06	V2	-	■	-	-	
ÖKEN RR 08	V2	-	■	-	-	
GRUS RR 09	V2	-	■	-	-	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	41,44					
Pezzi per scatola Pieces for box	2					
mq. scatola sqm. box	2,88					
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	20					
mq. pallet sqm. pallet	57,60					

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fiberglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

Per garantire elevati standard di sicurezza e le migliori performance tecniche in relazione al loro utilizzo finale (piani cucina, top, arredi), tutte le lastre in formato 1620x3240 in spessore 12mm prevedono l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro sul retro della lastra.

All the 1620x3240 slabs in 12mm thickness are provided with a fiberglass mat applied to the back of the slab, to guarantee substantial safety standards and suitable technical performance required for their final use (kitchen countertops, tops, furnishings).

ACCORDIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSEZZA: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Précautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS p. 557 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs p. 557 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS p. 557 | Recommandations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS p.557 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS p. 557 | Рекомендации по использованию и уходу за плитами COUNTERTOPS p.557 | 规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 557

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	± 20 mm			
	Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 24"x24"	800x800 31½"x31½"	1200x1200 48"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
Superficie Finish	ST	ST	ST	
VIT RR 01	V2	■	■	■
GRÅ RR 02	V2	■	■	■
SVART RR 03	V2	■	■	■
FARGE RR 05	V2	■	■	■
HAV RR 06	V2	■	■	-
ÖKEN RR 08	V2	■	■	-
GRUS RR 09	V2	■	■	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,23	29,70		
Pezzi per scatola Pieces for box	2	1		
mq. scatola sqm. box	0,72	0,64		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	42		
mq. pallet sqm. pallet	21,60	26,88		

Please refer to page 562

MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information



EFFETTO PIETRA

NORR

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino B ang.	Gradino B	Gradino B	Gradino G
Pezzi speciali Special pieces	72x600 2 7/8" x 24"	300x600 12" x 24"	330x1200 13 1/8" x 48"	330x330 13 1/8" x 13 1/8"	330x600 13 1/8" x 24"	330x1200 13 1/8" x 48"	300x600 12" x 24"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
VIT RR 01	■	■	■	■	■	■	■
GRÅ RR 02	■	■	■	■	■	■	■
SVART RR 03	■	■	■	■	■	■	■
MELK RR 04	■	■	■	■	■	■	■
FARGE RR 05	■	■	■	■	■	■	■
HAV RR 06	■	■	■	■	■	■	■
ÖKEN RR 08	■	■	■	■	■	■	■
GRUS RR 09	■	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	4	4	2	7

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrandung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Patchy NAT
400x347 / 15 3/4" x 13 5/8"



VIT RR 01



GRÅ RR 02



SVART RR 03



MELK RR 04



FARGE RR 05



HAV RR 06



ÖKEN RR 08



GRUS RR 09

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mattoncino NAT
300x300 / 12" x 12"
Tessere 24x48 / 1" x 2"



VIT RR 01



GRÅ RR 02



SVART RR 03



MELK RR 04



FARGE RR 05



HAV RR 06



ÖKEN RR 08



GRUS RR 09


Mosaico 36T NAT
300x300 / 12" x 12"
Tessere 48x48 / 2" x 2"



VIT RR 01



GRÅ RR 02



SVART RR 03



MELK RR 04



FARGE RR 05



HAV RR 06



ÖKEN RR 08



GRUS RR 09

Portnoy NAT
300x300 / 12" x 12"



VIT RR 01



GRÅ RR 02



SVART RR 03



MELK RR 04



FARGE RR 05



HAV RR 06



ÖKEN RR 08



GRUS RR 09

Pezzi per scatola
Pieces for box

Mattoncino	6
Mosaico 36T	6
Portnoy	6
Patchy	6

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构

SP: Spazzolata

MATTONCINO, MOSAICO 36T, PORTNOY, PATCHY:

Decor su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征



FLOOR: Melk RR 04 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
WALL: Melk RR 04 300x600 / 12"x24" - 150x600 / 6"x24" NAT RECT

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPATISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm ² ≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 12 mm: S ≥ 4.000 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.56-4S BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	NAT ST ST 20 mm > 0,40 > 0,40 > 0,40 ≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,55 P2 P4 P4 R10 R11 R11 A A+B+C A+B+C CL2 CL3 CL3 ≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36 - - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO PIETRA



WALL and FLOOR: Farge Fine RR 15 600x1200 / 24"x48" NAT RECT

NORR FINE

The iconic texture inspired by Ceppo di Gré stone, with an attractively irregular pattern, gains a new version with a thicker grain and a striking material component.


A micro effect for a highly appealing mood, offering some superb ideas to bring a sophisticated, personal touch to every setting.



WALL: JOLIE Calacatta Vena Antica JL 03 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
FLOOR: Melk Fine RR 14 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Vit Fine
RR 11Grå Fine
RR 12Svart Fine
RR 13Melk Fine
RR 14Farge Fine
RR 15FLOOR: Farge Fine **RR 15** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Mattoncino Farge Fine **RR 15** 300x300 / 12"x12" NAT



FLOOR and WALL: Grå Fine **RR 12** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
 REAR WALL: WANDERLUST Four Seasons **WA 13** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
 FURNITURE: JOLIE Calacatta Select **JL 02** LUC RECT + MIROIR Gold

EFFETTO PIETRA

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

VIT FINE RR 11



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 06 MAPEI 110 Manhattan 2000 LATICRETE 88 Silver Shadow		



LEED
Compliant



V2

MELK FINE RR 14



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 20 MAPEI 111 Grigio Argento LATICRETE 88 Silver Shadow		




LEED
Compliant



V2

GRÅ FINE RR 12



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 08 MAPEI 112 Grigio Medio LATICRETE 78 Sterling Silver		



LEED
Compliant



V2

FARGE FINE RR 15



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 08 MAPEI 113 Grigio Cemento LATICRETE 78 Sterling Silver		




LEED
Compliant



V2

SVART FINE RR 13



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 11 MAPEI 114 Antracite LATICRETE 45 Raven		



LEED
Compliant



V2

MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

EFFETTO PIETRA

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

Formati Nominali Nominal Sizes			600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	9 mm
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish	NAT	NAT			
VIT FINE RR 11	V2	■	■		
GRÅ FINE RR 12	V2	■	■		
SVART FINE RR 13	V2	■	■		
MELK FINE RR 14	V2	■	■		
FARGE FINE RR 15	V2	■	■		
Peso lordo per scatola Gross weight per box	22,16	30,00			
Pezzi per scatola Pieces for box	3	2			
mq. scatola sqm. box	1,08	1,44			
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	35			
mq. pallet sqm. pallet	43,20	50,40			

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino A ang.	Gradino B	Gradino B	Gradino G
Pezzi speciali Special pieces	72x600 2 1/8"x24"	300x600 12"x24"	330x1200 13 1/8"x48"	330x330 13 1/8"x13 1/8"	330x600 13 1/8"x24"	330x1200 13 1/8"x48"	300x600 12"x24"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
VIT FINE RR 11	■	■	■	■	■	■	■
GRÅ FINE RR 12	■	■	■	■	■	■	■
SVART FINE RR 13	■	■	■	■	■	■	■
MELK FINE RR 14	■	■	■	■	■	■	■
FARGE FINE RR 15	■	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	4	4	2	7

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto redondo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Décoros | Decoros | Декоры | 装饰砖



Patchy NAT
400x347 / 15 3/4"x13 5/8"



VIT FINE RR 11



GRÅ FINE RR 12



SVART FINE RR 13



MELK FINE RR 14




FARGE FINE RR 15



Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



VIT FINE RR 11



GRÅ FINE RR 12



SVART FINE RR 13



MELK FINE RR 14




FARGE FINE RR 15




Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



VIT FINE RR 11



GRÅ FINE RR 12



SVART FINE RR 13



MELK FINE RR 14



FARGE FINE RR 15



Portnoy NAT
300x300 / 12"x12"



VIT FINE RR 11



GRÅ FINE RR 12



SVART FINE RR 13



MELK FINE RR 14



FARGE FINE RR 15

Pezzi per scatola Pieces for box	6
Mattoncino	6
Mosaico 36T	6
Portnoy	6
Patchy	6

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

MATTONCINO, MOSAICO 36T, PORTNOY, PATCHY:

Decor su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征



STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE 平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≥ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACchie RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗОКСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.96-4S BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	NAT > 0,40 ≥ 0,42 P2 R10 A CL2 ≥ 0,36 -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司




Cold NM 03 300x600 / 12"x24" NAT RECT

NOVEMB3R

**Elegance with TIMELESS STYLE,
minimalism that becomes an
expressive language.**




Novemb3r is the Mirage® collection that wins over any space with its sophistication and clear design intentions:
to tell the tale of the simplicity of stone and its colour shades but with the performance of porcelain stoneware.



FLOOR: Warm NM 04 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Rain
NM 01Wind
NM 02Cold
NM 03Warm
NM 04Land
NM 05FLOOR: Wind **NM 02** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



FLOOR: Rain NM 02 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

RAIN NM 01



	Formati Nominali Nominal Sizes		Spessore mm Thickness mm
	300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
	Recommended grouts		
KERAKOLL	06		
MAPEI	110 Manhattan		
LATICRETE	89 Smoke Grey		

WARM NM 04



	Formati Nominali Nominal Sizes		Spessore mm Thickness mm
	300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
	Recommended grouts		
KERAKOLL	07		
MAPEI	111 Grigio Argento		
LATICRETE	88 Silver Shadow		

WIND NM 02



	Formati Nominali Nominal Sizes		Spessore mm Thickness mm
	300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
	Recommended grouts		
KERAKOLL	08		
MAPEI	112 Grigio Medio		
LATICRETE	78 Sterling Silver		

LAND NM 05



	Formati Nominali Nominal Sizes		Spessore mm Thickness mm
	300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
	Recommended grouts		
KERAKOLL	09		
MAPEI	113 Grigio Cemento		
LATICRETE	34 Sand Stone		

COLD NM 03



	Formati Nominali Nominal Sizes		Spessore mm Thickness mm
	300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
	600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
	Recommended grouts		
KERAKOLL	11		
MAPEI	114 Antracite		
LATICRETE	45 Raven		

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

 Formati Nominali Nominal Sizes			300x600 12"x24"	600x600 24"x24"
 9 mm				
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
 Superficie Finish	NAT	NAT		
RAIN NM 01	V2	■	■	
WIND NM 02	V2	■	■	
COLD NM 03	V2	■	■	
WARM NM 04	V2	■	■	
LAND NM 05	V2	■	■	
 Peso lordo per scatola Gross weight per box	26,67	24,93		
 Pezzi per scatola Pieces for box	7	3		
 mq. scatola sqm. box	1,26	1,08		
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40		
 mq. pallet sqm. pallet	50,40	43,20		

 **TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA (NAT R10 A+B).**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology (NAT R10 A+B).

 C/O 2/ ^e ± 20 mm		
 Formati Nominali Nominal Sizes		
 600x600 24"x24"		
 Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.	ST	
 Superficie Finish	ST	
RAIN NM 01	V2	■
WIND NM 02	V2	■
WARM NM 04	V2	■
LAND NM 05	V2	■
 Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,57	
 Pezzi per scatola Pieces for box	2	
 mq. scatola sqm. box	0,72	
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	
 mq. pallet sqm. pallet	21,60	

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件


 Pezzi speciali Special pieces	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino B ang.	Gradino B
 Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT
RAIN NM 01	■	■	■	■
WIND NM 02	■	■	■	■
COLD NM 03	■	■	■	■
WARM NM 04	■	■	■	■
LAND NM 05	■	■	■	■
 Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

/ MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information





CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm ² ≤ 20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,1x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗОКСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.96-4S BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	NAT R10 > 0,40 ≥ 0,42 ≥ 0,55 P3 P4 R10 R11 A+B A+B+C CL2 CL3 ≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

EFFETTO CEMENTO



WALL: Torching **NY 03** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Torching **NY 03** 800x800 / 31½"x31½" SP RECT
VANITY UNIT: BATHMOOD Glad Torching **NY 03** SP
SEAT: BATHMOOD Stay Pino **OU 04** SP

NYUMA

The Mirage® interpretation of concrete in its roughest version.

Nyuma reinterprets the composition of the classic concrete casting, inspired by the aesthetics of the formwork, with contrasts without exceeding in its defects.



OUTDOOR WALL: MAND Terracotta **MD 03** MELLOW 300x450 / 12"x18" NOT RECT
OUTDOOR FLOOR: Parker **NY 04** 600x1200 / 24"x48"ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm
INDOOR FLOOR: Parker **NY 04** 600x1200 / 24"x48" SP RECT



WALL: Quicklime **NY 01** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Quicklime **NY 01** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Quicklime
NY 01



Portland
NY 02



Torching
NY 03



Parker
NY 04



Talcum
NY 05




Shotcrete
NY 06



WALL: Talcum **NY 05** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Talcum **NY 05** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
KITCHEN WALL & COUNTER: NORR Hav **RR 06** NAT



WALL: Shotcrete **NY 06** 600x1200 / 24"x48" SP RECT + REFLET Soirée **RF 01** 200x600 / 8"x24" ANTIQUE
FLOOR: Shotcrete **NY 06** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT



FLOOR: Torching **NY 03** 800x800 / 31½"x31½" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm

EFFETTO CEMENTO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

QUICKLIME NY 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

PORTLAND NY 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver

TORCHING NY 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver

PARKER NY 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

TALCUM NY 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	05
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

SHOTCRETE NY 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
800x800 / 31½"x31½"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	09
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	60 Dusty Grey

NYUMA

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

 9 mm								
Formati Nominali Nominal Sizes	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½" x 31½"	1200x1200 48"x48"	800x1600 31½" x 63"		
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.								
Superficie Finish	NAT	NAT	ST	NAT	SP	SP	SP	SP
QUICKLIME NY 01	V3	-	-	-	-	-	-	-
PORLAND NY 02	V3	-	-	-	-	-	-	-
TORCHING NY 03	V3	-	-	-	-	-	-	-
PARKER NY 04	V3	-	-	-	-	-	-	-
TALCUM NY 05	V3	-	-	-	-	-	-	-
SHOTCRETE NY 06	V3	-	-	-	-	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	25,58	22,13	22,13	30,00	30,00	25,23	61,56	55,12
Pezzi per scatola Pieces for box	7	3	3	2	2	2	2	2
mq. scatola sqm. box	1,26	1,08	1,08	1,44	1,44	1,28	2,88	2,56
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	35	35	48	20	16
mq. pallet sqm. pallet	50,40	43,20	43,20	50,40	50,40	61,44	57,60	40,96

 **TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA.**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.

 6 mm								
 20 mm								
Formati Nominali Nominal Sizes	1200x2780 48"x110"	600x1200 24"x48"	800x800 31½" x 31½"	ST	ST	ST	ST	ST
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.								
Superficie Finish	SP	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
QUICKLIME NY 01	V3	-	-	-	-	-	-	-
PORLAND NY 02	V3	-	-	-	-	-	-	-
TORCHING NY 03	V3	-	-	-	-	-	-	-
PARKER NY 04	V3	-	-	-	-	-	-	-
TALCUM NY 05	V3	-	-	-	-	-	-	-
SHOTCRETE NY 06	V3	-	-	-	-	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		32,00		28,50				
Pezzi per scatola Pieces for box		1		1				
mq. scatola sqm. box		0,72		0,64				
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		35		42				
mq. pallet sqm. pallet		25,20		26,88				

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

ACCORDIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSEZZO: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предсторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件


 Pezzi speciali Special pieces	 Battiscopa* 72x600 27/8"x24"	 Battiscopa* 72x800 27/8"x31½"	 Gradino A* 300x600 12"x24"	 Gradino A* 330x800 13½"x31½"	 Gradino A* 330x1200 13½"x48"	 Gradino G* 300x600 12"x24"
Superficie Finish	NAT	SP	NAT	SP	NAT	NAT
QUICKLIME NY 01	-	-	-	-	-	-
PORLAND NY 02	-	-	-	-	-	-
TORCHING NY 03	-	-	-	-	-	-
PARKER NY 04	-	-	-	-	-	-
TALCUM NY 05	-	-	-	-	-	-
SHOTCRETE NY 06	-	-	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7	4	7

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

 Pezzi speciali Special pieces	 Gradino G* 330x800 13½"x31½"	 Gradino B ang. 330x330 13½"x13½"	 Gradino B ang. 330x330 13½"x13½"	 Gradino B 330x600 13½"x24"	 Gradino B 330x800 13½"x31½"	 Gradino B 330x1200 13½"x48"
Superficie Finish	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT
QUICKLIME NY 01	-	-	-	-	-	-
PORLAND NY 02	-	-	-	-	-	-
TORCHING NY 03	-	-	-	-	-	-
PARKER NY 04	-	-	-	-	-	-
TALCUM NY 05	-	-	-	-	-	-
SHOTCRETE NY 06	-	-	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	7	4	4	4	4	4

MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information




NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构


SP: Spazzolata

DECORI


Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"


QUICKLIME NY 01



PORTLAND NY 02




TORCHING NY 03




PARKER NY 04



TALCUM NY 05



SHOTCRETE NY 06


Portnoy NAT
300x300 / 12"x12"


QUICKLIME NY 01



PORTLAND NY 02



TORCHING NY 03



PARKER NY 04



TALCUM NY 05



SHOTCRETE NY 06


Japan Mix NAT
300x300 / 12"x12"


QUICKLIME NY 01

+ JINKOH OU 03

Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 36T	6
Portnoy	6
Japan Mix	6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
技术特征NORMA
STANDARD
NORM
NORME
NORMA
ЗНАЧЕНИЯ
标准VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G
INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G
INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G
VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G
VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G
EN 14411 - G 标准规定值*VALORE MEDIO MIRAGE
MIRAGE AVERAGE VALUE
MIRAGE MITTELWERT
VALEURS MOYEN MIRAGE
VALOR MEDIO MIRAGE
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
MIRAGE平均值CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN
DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES -
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征LATI
SIDES - SEITEN
COTES - CANTOS
РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边EN ISO
10545-2± 0,3% MAX
(± 1,0 mm MAX)CONFORME
COMPLYINGSPESORE
THICKNESS - DICKE
EPATTEUR - ESPESOR
ТОЛЩИНА - 厚度EN ISO
10545-2± 5,0% MAX
(± 0,5 mm MAX)CONFORME
COMPLYINGRETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI
STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN
RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS
КОСУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度EN ISO
10545-2± 0,3% MAX
(± 0,8 mm MAX)CONFORME
COMPLYINGORTOGONALITÀ
RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT
PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD
КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度EN ISO
10545-2± 0,3% MAX
(± 1,5 mm MAX)CONFORME
COMPLYINGPLANARITÀ
SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT
PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD
КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度EN ISO
10545-2± 0,4% MAX
(± 1,8 mm MAX)CONFORME
COMPLYINGASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME
ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率EN ISO
10545-3

≤ 0,5%

≤ 0,1%

RESISTENZA ALL'FLESSIONE
FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT
RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度EN ISO
10545-4S ≥ 700 N (< 7,5 mm)
S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)≤ 6 mm: S ≥ 1.100 N R ≥ 45 N/mm²
≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm²
≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²RESISTENZA ALL'URTO
IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT
RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES
УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度EN ISO
10545-5VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

> 0,80

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT
RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度EN ISO
10545-6≤ 175 mm³< 150 mm³COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数EN ISO
10545-8

—

α=6,6x10⁻⁶C⁻¹RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性EN ISO
10545-9TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1
PASS ACCORDING EN ISO 10545-1NESSUN DANNO
NO DAMAGERESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性EN ISO
10545-12TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1
PASS ACCORDING EN ISO 10545-1NESSUN DANNO
NO DAMAGERESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用EN ISO
10545-13

UB MIN.

A LA HA

RESISTENZA ALLE MACCHIE
RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性EN ISO
10545-14VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

5

CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO
LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM
PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO
ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放EN ISO
10545-15VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE< AL LIMITE DI RILEVAMENTO
< THAN INSTRUMENT LIMITSCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性DM 236/89 BCRA
ANSI A326.3
AS 4586
DIN 51130
DIN 51097
UNE 41901
BS 7976 sl.96-4S
BS 7976 sl.55-TRL> 0,40
Wet and Dry
-
-
-
≥ CL1
Wet and Dry
-
Wet and Dry> 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40
≥ 0,42 ≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,55
P2 P3 - -
R9 R10 R11 R11
A+B A+B+C A+B+C
CL1 CL1 CL3 CL3
- ≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36
- ≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36

MOSAICO 36T, LAYER:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFEITO CEMENTO



Gothic **OF 04** 900x900 / 36"x36" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm

OFFICINE

Officine comes in the EVO_2/E™ version.
The Officine slabs for outdoor use take on a concrete
effect, featuring all the characteristics of porcelain
stoneware in a 20-mm thickness.


This collection is the fruit of a painstaking process
of research and experimentation, bringing an
underground, cosmopolitan edge to each setting.



Romantic **OF 02** 900x900 / 36"x36" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Romantic
OF 02



Dark
OF 03



Gothic
OF 04



EFFETTO CEMENTO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

ROMANTIC OF 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 06 MAPEI 110 Manhattan LATICRETE 89 Smoke Grey		




DARK OF 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 11 MAPEI 114 Antracite LATICRETE 45 Raven		



GOTHIC OF 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 11 MAPEI 114 Antracite LATICRETE 45 Raven		



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI


Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

EVO 2/^o 20 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 24"x24"	900x900 36"x36"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
Superficie Finish	ST	ST
ROMANTIC OF 02	V2	■
DARK OF 03	V2	■
GOTHIC OF 04	V2	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,57	37,60
Pezzi per scatola Pieces per box	2	1
mq. scatola sqm. box	0,72	0,81
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	18
mq. pallet sqm. pallet	21,60	14,58

MY NOTES

.....
.....
.....
.....
.....

Maggiori informazioni
More information



OFFICINE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE 平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÄT - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
		ST 20 mm	
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55
	AS 4586	-	P4
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO LEGNO



WALL: PAPIER Jardin 600x1200 / 24"x48" SP RECT
FLOOR: Laos OU 05 250x1500 / 10"x60" SP RECT

OUDH

A collection with delicate and elegantly classic patterns with perfectly balanced contrasts and knots.

OUDH comes in 7 natural colours, running from cream to olive passing through the more classic shades of wood.



FLOOR: Pino OU 04 Florio 1200x1200 / 48"x48" SP RECT



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色


Copahu
OU 01Elem
OU 02Jinkoh
OU 03Pino
OU 04Laos
OU 05Ladano
OU 06Cedro
OU 07WALL: Jinkoh **OU 03** 200x2780 / 8"x110" + 1200x2780 / 48"x110" SP RECTFLOOR: Jinkoh **OU 03** 200x1200 / 8"x48" GP RECTBATH TUB: VICEVERSA Perla **VV 02** SP

EFFETTO LEGNO

OUDH



INDOOR FLOOR: Cedro **OU 07** 250x1500 / 10"x60" SP RECT
OUTDOOR FLOOR: Cedro **OU 07** 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E* 20 mm



WALL: Jinkoh **OU 03** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Jinkoh **OU 03** 200x1200 / 8"x48" SP RECT
BEDSIDE TABLE: COSMOPOLITAN Arabescato Oro **CP 03** LUC

EFFETTO LEGNO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

COPAHU OU 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	SP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	GP RECT	9
250x1500 / 10"x60"	SP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	SP RECT	9
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	44
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	17 Marble Beige

PINO OU 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	SP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	GP RECT	9
250x1500 / 10"x60"	SP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	SP RECT	9
200x2780 / 8"x110"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	26
MAPEI	135
LATICRETE	56 Desert Khaki


ELEM OU 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	SP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	GP RECT	9
250x1500 / 10"x60"	SP RECT	9
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	26
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	24 Natural Grey

LAOS OU 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	SP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	GP RECT	9
250x1500 / 10"x60"	SP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	SP RECT	9
200x2780 / 8"x110"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	34
MAPEI	147
LATICRETE	30 Sand Beige

JINKOH OU 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	SP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	GP RECT	9
250x1500 / 10"x60"	SP RECT	9
300x2400 / 12"x96"	SP RECT	9
200x2780 / 8"x110"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	31
MAPEI	133
LATICRETE	40 Latte

LADANO OU 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	SP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	GP RECT	9
250x1500 / 10"x60"	SP RECT	9
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20


Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	28
MAPEI	136
LATICRETE	35 Mocha

OUDH

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

CEDRO OU 07



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"	SP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	GP RECT	9
250x1500 / 10"x60"	SP RECT	9
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	26
MAPEI	134
LATICRETE	24 Natural Grey



FLOOR: Laos OU 05 Ubud 180x585 / 7"x23" SP

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		 9 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes		200x1200 8"x48"	250x1500 10"x60"	300x2400 12"x96"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
 Superficie Finish	SP	GP	SP	SP
COPAHU OU 01	V2	-	-	-
ELEM OU 02	V2	-	-	-
JINKOH OU 03	V2	-	-	-
PINO OU 04	V2	-	-	-
LAOS OU 05	V2	-	-	-
LADANO OU 06	V2	-	-	-
CEDRO OU 07	V2	-	-	-
 Peso lordo per scatola Gross weight per box	30,24	30,24	23,58	 Please refer to page 562
 Pezzi per scatola Pieces for box	6	6	3	
 mq. scatola sqm. box	1,44	1,44	1,125	
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	32	32	30	
 mq. pallet sqm. pallet	46,08	46,08	33,75	

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

 Battiscopa*		 Gradino A*
	72x600 2 1/8"x24"	330x1200 13 1/8"x48"
Pezzi speciali Special pieces		
 Superficie Finish	SP	SP
COPAHU OU 01	-	-
ELEM OU 02	-	-
JINKOH OU 03	-	-
PINO OU 04	-	-
LAOS OU 05	-	-
LADANO OU 06	-	-
CEDRO OU 07	-	-
 Pezzi per scatola Pieces for box	10	4

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

		 6 mm	 EVO 2/ ^o 20 mm
Formati Nominali Nominal Sizes		200x2780 8"x110"	1200x2780 48"x110"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
 Superficie Finish	SP	SP	RD
COPAHU OU 01	V2	-	-
ELEM OU 02	V2	-	-
JINKOH OU 03	V2	-	-
PINO OU 04	V2	-	-
LAOS OU 05	V2	-	-
LADANO OU 06	V2	-	-
CEDRO OU 07	V2	-	-
 Peso lordo per scatola Gross weight per box		32,00	
 Pezzi per scatola Pieces for box	Please refer to page 562	2	
 mq. scatola sqm. box		0,72	
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		36	
 mq. pallet sqm. pallet		25,20	

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

MY NOTES


 Maggiori informazioni
More information



EFFETTO LEGNO

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖



Florio SP
1200x1200 / 48"x48"



COPAHU OU 01



JINKOH OU 03



PINO OU 04



JINKOH OU 03 + LINCOLN JL 04



Stick SP
300x600 / 12"x24"
Tessere 10x600 / $\frac{3}{8}$ "x24"



COPAHU OU 01



ELEM OU 02



JINKOH OU 03



PINO OU 04



LAOS OU 05



LADANO OU 06



CEDRO OU 07



Ubud SP
180x585 / 7"x23"



COPAHU OU 01



ELEM OU 02



JINKOH OU 03



PINO OU 04



LAOS OU 05



LADANO OU 06



CEDRO OU 07



Pezzi per scatola
Pieces for box

Stick 2

Ubud 6
(3 dx + 3 sx)

Florio 2

STICK:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРЫ СТОРОН - 尺寸特征			SP GP RD 20mm
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINNLICHKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИзна СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm ² 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,48
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.96-4S BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	SP GP RD 20mm > 0,40 > 0,40 > 0,40 ≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,55 P2 P4 - R9 R11 R11 A A+B+C A+B+C CL1 CL3 - - ≥ 0,36 - - ≥ 0,36 -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



WALL: Espoir Chaud 1200x2780 / 48"x10" LUC RECT + ELYSIAN Beige Catalan **EY 03** 1200x2780 / 48"x10" SP RECT
FLOOR: ELYSIAN Beige Catalan **EY 03** 800x800 / 31½"x31½" SP RECT
SHOWER TRAY: BATHMOOD Appeal Beige Catalan **EY 03** SP

PAPIER

Decorative surfaces in porcelain stoneware capable of transforming any setting into a beautiful and comfortable living space.

PAPIER is a project in 120x278 and 60x120 sizes that creates almost pictorial scenes and nurtures creativity towards new inspirations.




WALL: Encanto 600x1200 / 24"x48" SP RECT
FLOOR: CLAY Grace **CL 10** 600x1200 / 24"x48" SP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL: Jardin 600x1200 / 24"x48" SP RECT
 FLOOR: GLOCAL SUGAR GC 07 800x800 / 31½"x31½" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm
 TABLE & BENCH: GLOCAL SUGAR GC 07 SP





WALL: Encanto Gold 1200x2780 / 48"x10" SP RECT
FLOOR: LEMMY Nimbus LY 02 1200x1200 / 48"x48" SP RECT





WALL: Soleil 600x1200 / 24"x48" SP RECT
FLOOR: ELYSIAN Beige Catalan **EY 03** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT



WALL: Nuages 600x1200 / 24"x48" SP RECT
FLOOR: NOON Daylight **NN 01** 200x1200 / 8"x48" Chevron NAT RECT

EFFETTO DESIGN

PAPIER

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

JARDIN



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 23			
KAPEI 111 Grigio Argento			
LATICRETE 39 Mushroom			

CAMILLE



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 03			
KAPEI 111 Grigio Argento			
LATICRETE 44 Bright White			

ENCANTO



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 11			
KAPEI 174 Tornado			
LATICRETE 42 Platinum			

NUAGES



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 03			
KAPEI 111 Grigio Argento			
LATICRETE 44 Bright White			

PALM



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 02			
KAPEI 103 Bianco Luna			
LATICRETE 44 Bright White			

AURORA



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 23			
KAPEI 132 Beige 2000			
LATICRETE 39 Mushroom			

EFFETTO DESIGN

PAPIER

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

MERVEILLE



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	05 110 Manhattan 2000 88 Silver Shadow		

ENCANTO GOLD



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 1200x2780 / 48"x110"	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 6	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	11 174 Tornado 42 Platinum		

SOLEIL



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	06 115 Grigio Fiume 24 Natural Grey		

CAMILLE GOLD



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 1200x2780 / 48"x110"	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 6	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	03 290 Crema 44 Bright White		

COROLLE



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 600x1200 / 24"x48"	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	06 112 Grigio Medio 90 Light Pewter		

CAMILLE ROSE



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 1200x2780 / 48"x110"	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 6	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL MAPEI LATICRETE	02 103 Bianco Luna 44 Bright White		

EFFETTO DESIGN

PAPIER

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

AQUARELLE ROSE



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 1200x2780 / 48"x110"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 6	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 21 MAPEI 137 Caralbi LATICRETE 90 Light Pewter			

ESPOIR FROID



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 1200x2780 / 48"x110"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish LUC SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 6	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 05 MAPEI 110 Manhattan 2000 LATICRETE 88 Silver Shadow			

AQUARELLE VERT



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 1200x2780 / 48"x110"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish SP SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 6	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 20 MAPEI 111 Grigio Argento LATICRETE 88 Silver Shadow			

ESPOIR CHAUD



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 1200x2780 / 48"x110"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish LUC SQ	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 6	LEED Compliant
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 24 MAPEI 137 Caralbi LATICRETE 85 Almond			

MY NOTES

.....
.....
.....
.....
.....

Maggiori informazioni
More information



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

			9 mm
	SP	LUC	
Formati Nominali Nominal Sizes	600x1200 24"x48"		
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish			
JARDIN	1 graphic available	■	-
ENCANTO	1 graphic available	■	-
PALM	1 graphic available	■	-
CAMILLE	4 graphics available	■	-
NUAGES	1 graphic available	■	-
AURORA	1 graphic available	■	-
MERVEILLE	composition with 2 graphics	-	■
SOLEIL	composition with 2 graphics	-	■
COROLLE	composition with 2 graphics	-	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,29	32,29	
Pezzi per scatola Pieces for box	2	2	
mq. scatola sqm. box	1,44	1,44	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	35	15	
mq. pallet sqm. pallet	50,40	21,60	
			6 mm
Formati Nominali Nominal Sizes	1200x2780 48"x110"		
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish			
ENCANTO GOLD	1 graphic available	■	-
CAMILLE GOLD	1 graphic available	■	-
CAMILLE ROSE	1 graphic available	■	-
AQUARELLE ROSE	3 graphics available	■	-
AQUARELLE VERT	3 graphics available	■	-
ESPOIR CHAUD	3 graphics available	-	■
ESPOIR FROID	3 graphics available	-	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box			
Pezzi per scatola Pieces for box	Please refer to page 562		Please refer to page 562
mq. scatola sqm. box			
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet			
mq. pallet sqm. pallet			

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.

For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

ACCORGIMENTI GENERALI PER LASTRE IN GRES PORCELLANATO MIRAGE PAPIER: P. 560 | General precautions for Mirage Papier slabs in porcelain stoneware: page 560 | Allgemeine Anweisungen für Mirage Feinsteinzeugplatten der Kollektion Papier: seite 560 | Précautions générales pour les plaques en gres cérame Mirage Papier: page 560 | Recomendaciones generales para las placas de gres porcelánico Mirage Papier: página 560 | Общие рекомендации для плит из керамогранита Mirage Papier : страница 560

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Précautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

SP: Spazzolata

LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPÄISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETILINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÈTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 0,48 N/mm²	S≥1.100 N R≥48 N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAR - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО ПАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	6,2x10⁻⁶°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA A LA HA A
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	-	PEI 3
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНОВОРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5 5 5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.96-45 BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	LUC (GL) SP (UGL) SP (GL) - > 0,40 - - ≥ 0,42 - - P2 - - R9 - - - - - CL1 - - - - - - -

LUC (GL): Espoir Chaud - Espoir Froid

SP (UGL): Jardin - Encanto - Palm - Camille - Nuages - Aquarelle Rose - Aquarelle Vert - Aurora

SP (GL): Encanto Gold - Camille Gold - Camille Rose - Merveille - Soleil - Corolle

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA公司 - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage SpA公司

La superficie LUC può essere soggetta a graffi se in contatto con materiali più duri (es sassi, frammenti di piastrella, etc...)

LUC finish can be subjected to scratches if in contact with harder materials (eg stones, tile fragments, etc...)

EFFETTO PIETRA



Glacier QR 01 600x600 / 24"x24" NAT RECT

QUARZITI 2.0

For floor and wall solutions,
Quarziti 2.0 is a collection marked by
colour shading that recreates the authentic
heterogeneity of NATURAL STONE.


The rich variety of single-calibre modular sizes
ensures full design freedom.



Mantle QR 05 300x600 / 12"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Waterfall **QR 03** 200x600 / 8"x24" NAT RECT



Glacier QR 01 600x600 / 24"x24" NAT RECT EVO_2/E™ ± 20 mm



Quarziti 2.0 is available with natural R10 and R12 finishes for outdoors, which on one hand ensures the **highest standards of safety and resistance to slipping**, and on the other the perfect coordination between indoor and outdoor spaces.

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

GLACIER QR 01



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	9
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	9
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	9
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	07
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

RIVER QR 04



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	9
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	9
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	9
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	30

	Recommended grouts
KERAKOLL	09
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

MOUNTAINS QR 02



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	9
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	9
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	9
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20
Modular 300x600 + 600x900 12"x24" + 24"x36"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	30

	Recommended grouts
KERAKOLL	06
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

MANTLE QR 05



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	9
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	9
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	9
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20
Modular 300x600 + 600x900 12"x24" + 24"x36"	NAT RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

WATERFALL QR 03



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	9
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	9
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	9
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20
Modular 300x600 + 600x900 12"x24" + 24"x36"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	30

	Recommended grouts
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	9 mm									
Formati Nominali Nominal Sizes	150x150 6"x6"	200x300 8"x12"	300x300 12"x12"	200x600 8"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	400x600 16"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.										
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT R12	NAT	NAT	NAT	NAT	
GLACIER QR 01	V3	■	■	■	■	■	■	■	■	
MOUNTAINS QR 02	V3	■	■	■	■	■	■	■	■	
WATERFALL QR 03	V3	■	■	■	■	■	■	■	■	
RIVER QR 04	V3	■	■	■	■	■	■	■	■	
MANTLE QR 05	V3	■	■	■	■	■	■	■	■	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	11,24	23,95	22,50	22,62	25,58	25,58	25,75	22,13	30,00	
Pezzi per scatola Pieces for box	28	17	12	8	7	7	5	3	2	
mq. scatola sqm. box	0,63	1,02	1,08	0,96	1,26	1,26	1,20	1,08	1,44	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	68	51	48	54	40	40	60	40	35	
mq. pallet sqm. pallet	42,84	52,02	51,84	51,84	50,40	50,40	72,00	43,20	50,40	

	EVO 2/e - 20 mm						30 mm
Formati Nominali Nominal Sizes	300x600** 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	450x900 18"x36"	Modular 300x600 + 600x900 12"x24" + 24"x36"	600x600 24"x24"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	
GLACIER QR 01	V3	■	■	■	■	-	-
MOUNTAINS QR 02	V3	■	■	■	■	■	
WATERFALL QR 03	V3	■	■	■	■	■	
RIVER QR 04	V3	■	■	■	■	-	■
MANTLE QR 05	V3	■	■	■	■	■	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	24,58	32,23	33,40	35,60	32,85	23,68	
Pezzi per scatola Pieces for box	3	2	1	2	2 (1 pz 300x600 + 1 pz 600x900)	1	
mq. scatola sqm. box	0,54	0,72	0,72	0,81	0,72	0,36	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	30	35	27	36	40	
mq. pallet sqm. pallet	21,60	21,60	25,20	21,87	25,92	14,40	

*I pezzi non sono vendibili separatamente | Pieces cannot be sold separately.

**Formato ricavato dal taglio del 600x600x20 | 600x600x20 cutting size.

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

 Pezzi speciali Special pieces	 Battiscopa* 72x600 2 1/8" x 24"	 Gradino A* 300x600 12"x24"	 Gradino A* 330x1200 13 1/2" x 48"	 Gradino G* 300x600 12"x24"	 Elemento L 165x300 6 3/8" x 12"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

 Pezzi speciali Special pieces	 Gradino B ang. 330x330 13 1/2" x 13 1/2"	 Gradino B 330x600 13 1/2" x 24"	 Gradino B 330x1200 13 1/2" x 48"	 Unico 2.0 300x600x20 12" x 24" x 3/4"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT
GLACIER QR 01	■	■	■	■
MOUNTAINS QR 02	■	■	■	■
WATERFALL QR 03	■	■	■	■
RIVER QR 04	■	■	■	■
MANTLE QR 05	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	4	4	2	3

MY NOTES


.....

.....

.....

.....

 Maggiori informazioni
More information





Graphite RL 02 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E™ 20 mm

RAIL

**Easy maintenance, resistant
to wear and weathering.**

Rail is the perfect collection for public and
private outdoor living.



Iceberg RL 01 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E™ 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

FLOOR: Graphite **RL 02** - 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E™ 20 mm | Graphite **RL 02** - Special pieces for pools

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

ICEBERG RL 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 06 MAPEI 110 Manhattan LATICRETE 89 Smoke Grey		



GRAPHITE RL 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL 09 MAPEI 113 Grigio Cemento LATICRETE 34 Sand Stone		




RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

300x1200 / 12"x48"	
Formati Nominali Nominal Sizes	
300x1200 / 12"x48"	
Superficie Finish	
RD	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.	
Spessore mm Thickness mm	
20	
Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 06 MAPEI 110 Manhattan LATICRETE 89 Smoke Grey	
ICEBERG RL 01	
GRAPHITE RL 02	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	
32,00	
Pezzi per scatola Pieces for box	
2	
mq. scatola sqm. box	
0,72	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	
36	
mq. pallet sqm. pallet	
25,92	

/ MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information


CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征



Iceberg RL 01 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E™ 20 mm

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРЫ СТОРОН - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKELIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИзна СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≥ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,3x10 ⁻⁶ C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性			RD 20mm
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55
	AS 4586	-	P4
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO DESIGN



WALL: Midi **RF 02** 200x600 / 8"x24" SKETCH
FLOOR: JOLIE Pietra Grey **JL 06** 800x800 / 31½"x31½" SP RECT
COUNTER: Midi **RF 02** 200x600 / 8"x24" ANTIQUE

REFLET

With the collaboration of
Andrea Boschetti

The magic of reflection with REFLET, the mirroring collection in porcelain stoneware suitable for indoor and outdoor environments. An innovative material in three different shades, making it possible to express infinite aspects of the relationship between architecture, nature and places in which it is located.



WALL: Aurore **RF 03** 200x600 / 8"x24" ANTIQUE + WANDERLUST Saint Laurent **WA 07** 1200x2780 / 48"x10" LUC RECT
FLOOR: WANDERLUST Saint Laurent **WA 07** 800x800 / 31½"x31½" LUC RECT
VANITY TOP: WANDERLUST Calacatta Copper **WA 01** LUC

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

Soirée
RF 01Midi
RF 02Aurore
RF 03

WALL: Portland **NY 02** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT + REFLET Aurore **RF 03** 200x600 / 8"x24" ANTIQUE
FLOOR: Portland **NY 02** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT



WALL & COUNTER: Portland **NY 02** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT + REFLET Aurore **RF 03** 200x600 / 8"x24" ANTIQUE
FLOOR: Portland **NY 02** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT




COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

SOIRÉE RF 01




Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	
200x600 / 8"x24"	ANTIQUE	9	
200x600 / 8"x24"	SKETCH	9	
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 09			
MAPEI 113 Grigio Cemento			
LATICRETE 34 Sand Stone			



MIDI RF 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	
200x600 / 8"x24"	ANTIQUE	9	
200x600 / 8"x24"	SKETCH	9	
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 26			
MAPEI 133			
LATICRETE 40 Latte			



AURORE RF 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	
200x600 / 8"x24"	ANTIQUE	9	
200x600 / 8"x24"	SKETCH	9	
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERAKOLL 26			
MAPEI 136			
LATICRETE 30 Sand Beige			

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

200x600 8"x24"			9 mm
Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	
200x600 / 8"x24"	ANTIQUE	9	
200x600 / 8"x24"	SKETCH	9	
SOIRÉE RF 01			■
MIDI RF 02			■
AURORE RF 03			■
Pezzi per scatola Pieces for box		4	4

PRODOTTO ADATTO ESCLUSIVAMENTE PER L'APPLICAZIONE A RIVESTIMENTO. | Ausschließlich für die Anwendung als Wandverkleidung geeignetes Produkt. | Produit adapté exclusivement à une application en revêtement. | Producto solo apto para aplicación como revestimiento. | Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки | 产品只适用于墙体应用。

/ MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征



WALL: Aurore RF 03 200x600 / 8"x24" ANTIQUE
VANITY TOP: WANDERLUST Calacatta Copper WA 01 LUC

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAILLEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALL'FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²	≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHiarato DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	≤ 175 mm ³	PEI 2
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО ПАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A
RESISTENZA ALLE MACchie RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHiarato DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO Выделение свинца и кадмия - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHiarato DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO LEGNO



Dakota SI 05 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

SIGNATURE

**NUANCES, GNARLS and TACTILE
touch of wood floors combined with
excellent technical features.**

Signature does not require any special treatment during and after installation: functionality and reliability in a single product.




Havana SI 04 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Artico SI 01 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



EFFETTO LEGNO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

ARTICO SI 01



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 200x1200 / 8"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish NAT RECT	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant	V2
Stucchi consigliati Recommended grouts				
KERAKOLL 06	MAPEI 110 Manhattan	LATICRETE 89 Smoke Grey		
Stucchi consigliati Recommended grouts				
KERAKOLL 06	MAPEI 110 Manhattan	LATICRETE 89 Smoke Grey		

HAVANA SI 04



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 200x1200 / 8"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish NAT RECT	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	20 mm Outdoor	LEED Compliant	V2
Stucchi consigliati Recommended grouts					
KERAKOLL 08	MAPEI 112 Grigio Medio	LATICRETE 78 Sterling Silver			
Stucchi consigliati Recommended grouts					
KERAKOLL 08	MAPEI 112 Grigio Medio	LATICRETE 78 Sterling Silver			

MAGNOLIA SI 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 200x1200 / 8"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish NAT RECT	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant	V2
Stucchi consigliati Recommended grouts				
KERAKOLL 07	MAPEI 111 Grigio Argento	LATICRETE 88 Silver Shadow		
Stucchi consigliati Recommended grouts				
KERAKOLL 07	MAPEI 111 Grigio Argento	LATICRETE 88 Silver Shadow		

DAKOTA SI 05



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 200x1200 / 8"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish NAT RECT	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	20 mm Outdoor	LEED Compliant	V2
Stucchi consigliati Recommended grouts					
KERAKOLL 11	MAPEI 114 Antracite	LATICRETE 45 Raven			
Stucchi consigliati Recommended grouts					
KERAKOLL 11	MAPEI 114 Antracite	LATICRETE 45 Raven			

ALPINE SI 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes 200x1200 / 8"x48"	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish NAT RECT	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm 9	LEED Compliant	V2
Stucchi consigliati Recommended grouts				
KERAKOLL 06	MAPEI 110 Manhattan	LATICRETE 89 Smoke Grey		
Stucchi consigliati Recommended grouts				
KERAKOLL 06	MAPEI 110 Manhattan	LATICRETE 89 Smoke Grey		

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
RD: Radiale

SIGNATURE

EFFETTO LEGNO

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

			9 mm
Formati Nominali Nominal Sizes			200x1200 8"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
	Superficie	NAT	Finish
	ARTICO SI 01	V2	■
	MAGNOLIA SI 02	V2	■
	ALPINE SI 03	V2	■
	HAVANA SI 04	V2	■
	DAKOTA SI 05	V2	■
	Peso lordo per scatola	30,92	Gross weight per box
	Pezzi per scatola	6	Pieces for box
	mq. scatola	1,44	sqm. box
	Scatole / Full pallet	32	boxes / Full pallet
	mq. pallet	46,08	sqm. pallet

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		Battiscopa*	Gradino A*
	Pezzi speciali	72x600 27/8"x24"	330x1200 13½"x48"
	Superficie	NAT	NAT
	ARTICO SI 01	■	■
	MAGNOLIA SI 02	■	■
	ALPINE SI 03	■	■
	HAVANA SI 04	■	■
	DAKOTA SI 05	■	■
	Pezzi per scatola	10	4
Pieces for box			

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理


NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
RD: Radiale

SIGNATURE


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

	Mattoncino NAT 300x300 / 12"x12" Tessere 24x48 / 1"x2"
--	---



	Stick NAT 300x600 / 12"x24" Tessere 10x600 / 2/5"x24"
--	--



MATTONCINO, STICK:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

	Pezzi per scatola Pieces for box
Mattoncino	6
Stick	2



FLOOR and WALL: Havana SI 04 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE 平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИзна СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≥ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAR - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性	DM 236/89 BCRA ANSI A326.3 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 BS 7976 sl.96-4S BS 7976 sl.55-TRL	> 0,40 Wet and Dry - - - ≥ CL1 Wet and Dry Wet and Dry	NAT ≥ 0,42 - R9 - CL1 - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO PIETRA



INDOOR FLOOR: Orsi **SK 06** 300x600 / 12"x24" NAT RECT
OUTDOOR FLOOR: Orsi **SK 06** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E * 20 mm

SILVERLAKE

A new take on quartzite stones, in porcelain stoneware: elegant nuances, painstaking details and soft veining effects able to faithfully reproduce the variable colours of the natural material.

Silverlake has been developed with a colour range able to respond to a variety of needs on the market, for both residential use and design projects: a range of balanced, neutral colours, for maximum versatility.



Nemi **SK 04** 150x600 / 6"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL: Moro **SK 05** 150x600 / 6"x24" NAT RECT
FLOOR: Moro **SK 05** 600x600 / 24"x24" NAT RECT




Braies
SK 01




Resia
SK 02



Moritz
SK 03



Nemi
SK 04



Moro
SK 05



Orsi
SK 06



INDOOR FLOOR: Braies **SK 01** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
OUTDOOR FLOOR: Braies **SK 01** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E™ 20 mm + Swimming pools special pieces



EFFETTO PIETRA

SILVERLAKE

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BRAIES SK 01



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½" x 31½"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

RESIA SK 02



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½" x 31½"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	44
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

MORITZ SK 03



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½" x 31½"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

NEMI SK 04



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	08
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

MORO SK 05



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

ORSI SK 06



Nominal Sizes	Finish	Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
800x800 / 31½" x 31½"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

	Recommended grouts
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	 9 mm							
Formati Nominali Nominal Sizes	300x300 12"x12"	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"			
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.								
 Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	ST	NAT	ST	NAT	ST
BRAIES SK 01	V3	-	-	-	-	-	-	-
RESIA SK 02	V3	-	-	-	-	-	-	-
MORITZ SK 03	V3	-	-	-	-	-	-	-
NEMI SK 04	V3	-	-	-	-	-	-	-
MORO SK 05	V3	-	-	-	-	-	-	-
ORSI SK 06	V4	-	-	-	-	-	-	-
 Peso lordo per scatola Gross weight per box	22,50	26,92	26,18	26,18	23,07	23,07	32,29	32,29
 Pezzi per scatola Pieces for box	12	14	7	7	3	3	2	2
 mq. scatola sqm. box	1,08	1,26	1,26	1,26	1,08	1,08	1,44	1,44
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	48	40	40	40	40	35	35	35
 mq. pallet sqm. pallet	51,84	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	50,40	50,40

 **TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA (NAT R10 A+B).**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology (NAT R10 A+B).

	 20 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 24"x24"	800x800 31½"x31½"	600x1200 24"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
 Superficie Finish	ST	ST	ST
BRAIES SK 01	V3	-	-
RESIA SK 02	V3	-	-
MORITZ SK 03	V3	-	-
NEMI SK 04	V3	-	-
MORO SK 05	V3	-	-
ORSI SK 06	V4	-	-
 Peso lordo per scatola Gross weight per box	33,33	29,70	32,00
 Pezzi per scatola Pieces for box	2	1	1
 mq. scatola sqm. box	0,72	0,64	0,72
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	42	35
 mq. pallet sqm. pallet	21,60	26,88	25,20

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构

PEZZI SPECIALI


Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

 Pezzi speciali Special pieces	 Battiscopa*	 Gradino A*	 Gradino G*	 Gradino B ang.	 Gradino B
 Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
BRAIES SK 01	-	-	-	-	-
RESIA SK 02	-	-	-	-	-
MORITZ SK 03	-	-	-	-	-
NEMI SK 04	-	-	-	-	-
MORO SK 05	-	-	-	-	-
ORSI SK 06	-	-	-	-	-
 Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	7	4
 mq. scatola sqm. box					2

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖



/ MY NOTES




 Maggiori informazioni
More information





DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖





Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"

BRAIES
SK 01RESIA
SK 02MORITZ
SK 03NEMI
SK 04MORO
SK 05ORSI
SK 06

Rudd NAT (burattato)
300x300 / 12"x12"
Tessere 60x60 / 2 1/2"x2 1/2"

BRAIES
SK 01RESIA
SK 02MORITZ
SK 03NEMI
SK 04MORO
SK 05ORSI
SK 06

Knit NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"

BRAIES
SK 01RESIA
SK 02MORITZ
SK 03NEMI
SK 04MORO
SK 05ORSI
SK 06

MOSAICO 36T, RUDD, KNIT, LAYER:
Decor su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构

Pezzi per scatola
Pieces for box**Mosaico 36T** 6**Rudd** 11**Knit** 6**Layer** 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

CARACTÉRIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

技术特征

VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G
INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G
INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G
VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G
VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G
EN 14411 - G 标准规定值

***VALORE MEDIO MIRAGE**
MIRAGE AVERAGE VALUE
MIRAGE MITTELWERT
VALEURS MOYEN MIRAGE
VALOR MEDIO MIRAGE
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
MIRAGE 平均值

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN
DETERMINATION DES CARACTÉRIQUES DIMENSIONNELLES -
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征

LATI
SIDES - SEITEN
COTES - CANTOS
РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边

EN ISO 10545-2
± 0,3% MAX
(± 1,0 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

SPESORE
THICKNESS - DICKE
EPATTEUR - ESPESOR
ТОЛЩИНА - 厚度

EN ISO 10545-2
± 5,0% MAX
(± 0,5 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

RETTLINIEITÀ DEGLI SPIGOLI
STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN
RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS
КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度

EN ISO 10545-2
± 0,3% MAX
(± 0,8 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

ORTOGONALITÀ
RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT
PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD
КРЫВИЗНА СТОРОН - 直角度

EN ISO 10545-2
± 0,3% MAX
(± 1,5 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

PLANARITÀ
SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT
PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD
КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度

EN ISO 10545-2
± 0,4% MAX
(± 1,8 mm MAX)

CONFORME
COMPLYING

ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME
ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率

EN ISO 10545-3
≤ 0,5%

≤ 0,1%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT
RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度

EN ISO 10545-4
S ≥ 700 N (< 7,5 mm)
S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)

9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm²
20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²

R ≥ 35 N/mm².

RESISTENZA ALL'URTO
IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT
RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES
УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度

EN ISO 10545-5
EN ISO 10545-5

VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

> 0,80

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT
RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度

EN ISO 10545-6
≤ 175 mm³

< 150 mm³

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数

EN ISO 10545-8
—

α=6,6x10⁻⁶°C⁻¹

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性

EN ISO 10545-9
TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1
PASS ACCORDING EN ISO 10545-1

NESSUN DANNO
NO DAMAGE

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性

EN ISO 10545-12
TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1
PASS ACCORDING EN ISO 10545-1

NESSUN DANNO
NO DAMAGE

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALENBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用

EN ISO 10545-13
B MIN.

A LA HA

RESISTENZA ALLE MACchie
RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性

EN ISO 10545-14
VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

5

CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO
LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM
PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO
ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放

EN ISO 10545-15
VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

< AL LIMITE DI RILEVAMENTO
< THAN INSTRUMENT LIMIT

NAT ST ST 20 mm

DM 236/89 BCRA > 0,40

> 0,40 > 0,40 > 0,40

ANSI A326.3 Wet and Dry

≥ 0,42 ≥ 0,55 ≥ 0,55

AS 4586 -

P3 P4 P4

DIN 51130 -

R10 R11 R11

DIN 51097 -

A+B A+B+C A+B+C

UNE 41901 ≥ CL1 CL2 CL3 CL3

CL2 CL3 CL3

BS 7976 sl.96-4S Wet and Dry

≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36

BS 7976 sl.55-TRL Wet and Dry

≥ 0,36 ≥ 0,36 ≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA

Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO CEMENTO



WALL: Perla **VV 02** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Corteccia **VV 08** 800x800 / 31½"x31½" SP RECT

VICEVERSA

A neutral aesthetics, a creative passepartout that makes the collection a versatile and eclectic design tool for both architectural and interior design projects.

VICEVERSA is an interpretation of poured concrete enriched by graphics that faithfully reproduce the characteristic flakes and clasts found in the classic sand and mortar mixtures, applied manually by expert craftsmen.



WALL: Alba **VV 07** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Alba **VV 07** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
TABLE TOP: NORR Hav **RR 06 NAT**



WALL: Cocco **VV 01** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Cocco **VV 01** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色




Cocco
VV 01



Perla
VV 02



Nube
VV 03



Calcestruzzo
VV 04



Vaio
VV 05



Lino
VV 06



Alba
VV 07



Cortecchia
VV 08

EFFETTO CEMENTO

VICEVERSA




WALL: OUDH Jinkoh **OU 03** 1200x2780 / 48"x10" SP RECT
FLOOR: Vaio **VV 05** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT

EFFETTO CEMENTO



VICEVERSA



WALL: Nube **vv 03** Lace 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: OUDH Laos **ou 05** 250x1500 / 10"x60" SP RECT

EFFETTO CEMENTO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

COCCO VV 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 05
MAPEI 113 Grigio Argento
LATICRETE 88 Silver Shadow

CALCESTRUZZO VV 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 08
MAPEI 113 Grigio Cemento
LATICRETE 78 Sterling Silver

PERLA VV 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 07
MAPEI 110 Manhattan 2000
LATICRETE 89 Smoke Grey

VAIO VV 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 11
MAPEI 114 Antracite
LATICRETE 45 Raven

NUBE VV 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	
Lace 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 06
MAPEI 112 Grigio Medio
LATICRETE 78 Sterling Silver

LINO VV 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	V2
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts
KERAKOLL 07
MAPEI 110 Manhattan 2000
LATICRETE 90 Light Pewter

EFFETTO CEMENTO

VICEVERSA

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

ALBA VV 07



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
Lace 1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

CORTECCIA VV 08



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	24 Natural Grey



WALL: Calcestruzzo VV 04 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Veneziano 800x800 / 31½"x31½" SP RECT

EFFETTO CEMENTO

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	✖ 9 mm						
	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	1200x1200 48"x48"		
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie	NAT	NAT	ST	NAT	SP	SP	SP
COCCO VV 01	V2	■	■	■	■	■	■
PERLA VV 02	V2	■	■	■	■	■	■
NUBE VV 03	V2	■	■	■	■	■	■
CALCESTRUZZO VV 04	V2	■	■	■	■	■	■
VAIO VV 05	V2	■	■	■	■	■	■
LINO VV 06	V2	■	■	■	■	■	■
ALBA VV 07	V2	■	■	■	■	■	■
CORTECCIA VV 08	V2	■	■	■	■	■	■
Peso lordo per scatola	25,58	22,13	22,13	29,56	29,56	27,36	61,56
Pezzi per scatola	7	3	3	2	2	2	2
mq. scatola	1,26	1,08	1,08	1,44	1,44	1,28	2,88
Scatole / Full pallet	40	40	40	35	35	48	20
mq. pallet	50,40	43,20	43,20	50,40	50,40	61,44	57,60

TUTTI I FORMATI IN 9 MM NAT SONO REALIZZATI CON LA TECNOLOGIA PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.

	✖ 6 mm	
	1200x2780 48"x110"	Lace 1200x2780 48"x110"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
Superficie	SP	SP
COCCO VV 01	V2	■
PERLA VV 02	V2	■
NUBE VV 03	V2	■
CALCESTRUZZO VV 04	V2	■
VAIO VV 05	V2	■
LINO VV 06	V2	■
ALBA VV 07	V2	■
CORTECCIA VV 08	V2	■
Peso lordo per scatola	Gross weight per box	
Pezzi per scatola	Pieces for box	
mq. scatola	Please refer to page 562	Please refer to page 562
Scatole / Full pallet	boxes / Full pallet	
mq. pallet	sqm. pallet	

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.

ACCORDIGLI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicacion de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

VICEVERSA

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

Pezzi speciali	Battiscopa*	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino G*
Superficie	NAT	SP	NAT	SP	NAT	NAT
COCCO VV 01	■	■	■	■	■	■
PERLA VV 02	■	■	■	■	■	■
NUBE VV 03	■	■	■	■	■	■
CALCESTRUZZO VV 04	■	■	■	■	■	■
VAIO VV 05	■	■	■	■	■	■
LINO VV 06	■	■	■	■	■	■
ALBA VV 07	■	■	■	■	■	■
CORTECCIA VV 08	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola	10	10	7	7	4	7

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

Pezzi speciali	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B ang.	Gradino B	Gradino B	Gradino B
Superficie	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT
COCCO VV 01	■	■	■	■	■	■
PERLA VV 02	■	■	■	■	■	■
NUBE VV 03	■	■	■	■	■	■
CALCESTRUZZO VV 04	■	■	■	■	■	■
VAIO VV 05	■	■	■	■	■	■
LINO VV 06	■	■	■	■	■	■
ALBA VV 07	■	■	■	■	■	■
CORTECCIA VV 08	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola	7	4	4	4	4	4

MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



EFFETTO CEMENTO


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

 **Mosaico 36T NAT**
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"




COCCO **VV 01**




PERLA **VV 02**



NUBE **VV 03**



CALCESTRUZZO **VV 04**




VAIO **VV 05**



LINO **VV 06**



ALBA **VV 07**



CORTECCIA **VV 08**

 **Plume SP**
300x300 / 12"x12"



COCCO **VV 01**



PERLA **VV 02**



NUBE **VV 03**



CALCESTRUZZO **VV 04**



VAIO **VV 05**



LINO **VV 06**



ALBA **VV 07**



CORTECCIA **VV 08**

 **Plume Mix SP**
300x300 / 12"x12"



PERLA **VV 02**
+ Veneziano



NUBE **VV 03**
+ Veneziano



LINO **VV 06**
+ Veneziano



Veneziano **SP RECT**
800x800 / 31½"x31½"

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Текстурированный | 结构

SP: Spazzolata

VICEVERSA

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

 **Patchy NAT**
400x347 / 15¾"x13½"
Tessere 48x48 / 2"x2"



COCCO **VV 01**



PERLA **VV 02**



NUBE **VV 03**



CALCESTRUZZO **VV 04**



VAIO **VV 05**



LINO **VV 06**



ALBA **VV 07**



CORTECCIA **VV 08**

 **Curtain SP**
400x400 / 15¾"x15¾"



COCCO **VV 01**



PERLA **VV 02**



NUBE **VV 03**



CALCESTRUZZO **VV 04**



VAIO **VV 05**



LINO **VV 06**



ALBA **VV 07**



CORTECCIA **VV 08**

 Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 36T	6
Plume	6
Plume mix	6
Patchy	6
Curtain	6
Veneziano	2

Una nuova proposta decorativa che esalta le superfici,
per un effetto dalla profondità sorprendente.

A new decorative effect that brings out the astonishing depth of our surfaces.

Lace SP RECT
1200x2780 / 48"x110"



Nube **VV 03**

Lace SP RECT
1200x2780 / 48"x110"



Alba **VV 07**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G MIRAGE INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALL'FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm ² 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WARMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACchie RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ - 防滑性			SP NAT ST
DM 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40
ANSI A326.3		Wet and Dry	≥ 0,42 ≥ 0,42 ≥ 0,55
AS 4586		-	P2 P3 -
DIN 51130		-	R9 R10 R11
DIN 51097		-	- A+B A+B+C
UNE 41901		≥ CL1	CL1 CL1 CL3
BS 7976 sl.96-4S		Wet and Dry	- ≥ 0,36 ≥ 0,36
BS 7976 sl.55-TRL		Wet and Dry	- ≥ 0,36 ≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



WANDERLUST

Research and exploration are the key concepts of a voyage of discovery through new material inspirations.

From Italy to France, from Brazil to Mexico and on to Madagascar, in search of uniquely beautiful elements comprised in a container of exclusive porcelain stoneware marbles.





WALL: Saint Laurent WA 07 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
FLOOR: LAGOON Sandshell LG 02 600x1200 / 24"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Calacatta Copper
WA 01




Libeccio Antico
WA 02



Onice Brown
WA 03



Azul Puro
WA 04



Labradorite
WA 05



Dark Cosmo
WA 06



Saint Laurent
WA 07



Agata Blue
WA 08



Agata Multicolor
WA 09



Agata Black
WA 10



Siberian Malachite
WA 11



Galway Green
WA 12



Four Seasons
WA 13



WALL: Four Seasons **WA 13** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
FLOOR: CLAY Fancy **CL 04** 800x800 / 31½"x31½" SP RECT
COUNTER and TABLE: Four Seasons **WA 13** LUC



WALL: Agata Multicolor **WA 09** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
FLOOR: CLAY Verve **CL 05** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



WALL: Onice Brown **WA 03** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
FLOOR: COSMOPOLITAN White Crystal **CP 05** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
COUNTER: Saint Laurent **WA 07** LUC

EFFETTO MARMO

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

CALACATTA COPPER WA 01



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
LEED Compliant		
V2		
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	43	
MAPEI	132 Beige 2000	
LATICRETE	17 Marble Beige	

AZUL PURO WA 04



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
LEED Compliant		
V2		
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	14	
MAPEI	172 Blu Spazio	
LATICRETE	91 Slate Grey	

LIBECCIO ANTICO WA 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
LEED Compliant		
V2		
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	34	
MAPEI	142 Marrone	
LATICRETE	58 Terracotta	

LABRADORITE WA 05



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
LEED Compliant		
V2		
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

ONICE BROWN WA 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
LEED Compliant		
V2		
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	36	
MAPEI	136 Fango	
LATICRETE	35 Mocha	

DARK COSMO WA 06



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
LEED Compliant		
V2		
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

WANDERLUST

EFFETTO MARMO

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

SAINT LAURENT WA 07



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½" x 31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½" x 63"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
LEED Compliant		
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		V2
KERAKOLL 11	MAPEI 114 Antracite	
LAITICRETE 45 Raven		

AGATA BLACK WA 10




<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		V2
KERAKOLL 11	MAPEI 114 Antracite	
LAITICRETE 45 Raven		

AGATA BLUE WA 08



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		V2
KERAKOLL 14	MAPEI 172 Blu Spazio	
LAITICRETE 91 Slate Grey		

SIBERIAN MALACHITE WA 11



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		V2
KERAKOLL 08	MAPEI 112 Grigio Medio	
LAITICRETE 78 Sterling Silver		

AGATA MULTICOLOR WA 09



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		V2
KERAKOLL 08	MAPEI 112 Grigio Medio	
LAITICRETE 78 Sterling Silver		

GALWAY GREEN WA 12



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48" x 110"	LUC RECT	6
<input checked="" type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts		V2
KERAKOLL 18	MAPEI 115 Grigio Fiume	
LAITICRETE 24 Natural Grey		

WANDERLUST

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

FOUR SEASONS WA 13



Formati Nominali Nominal Sizes 1200x2780 / 48"x110"	Superficie Finish LUC RECT	Spessore mm Thickness mm 6	V2
Stucchi consigliati Recommended grouts			
KERA KOLL 11 MAPEI 114 Antracite LATICRETE 45 Raven			

MY NOTES

 Maggiori informazioni
More information


RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		✖ 9 mm	✖ 6 mm
Formati Nominali Nominal Sizes 800x800 31½"x31½"		800x1600 31½"x63"	1200x2780 48"x110"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish LUC			
CALACATTA COPPER WA 01	V2	■	■
LIBECIO ANTICO WA 02	V2	-	-
ONICE BROWN WA 03	V2	-	-
AZUL PURO WA 04	V2	■	■
LABRADORITE WA 05	V2	-	-
DARK COSMO WA 06	V2	■	■
SAINT LAURENT WA 07	V2	■	■
AGATA BLUE WA 08	V2	-	-
AGATA MULTICOLOR WA 09	V2	-	-
AGATA BLACK WA 10	V2	-	-
SIBERIAN MALACHITE WA 11	V2	-	-
GALWAY GREEN WA 12	V2	-	-
FOUR SEASONS WA 13	V2	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	27,36	55,12	
Pezzi per scatola Pieces for box	2	2	
mq. scatola sqm. box	1,28	2,56	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	48	16	
mq. pallet sqm. pallet	61,44	40,96	
Please refer to page 562			

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 556

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件


	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B
Pezzi speciali Special pieces	72x800 27/8"x24"	330x800 13½"x31½"	330x800 13½"x31½"	LUC	LUC
Superficie Finish	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC
CALACATTA COPPER WA 01	■	■	■	■	■
AZUL PURO WA 04	■	■	■	■	■
DARK COSMO WA 06	■	■	■	■	■
SAINT LAURENT WA 07	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	7	4	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 144 LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 22x22 / $\frac{4}{5}'' \times \frac{4}{5}''$

CALACATTA COPPER
WA 01AZUL PURO
WA 04DARK COSMO
WA 06SAINT LAURENT
WA 07

Mosaico 36T LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"

CALACATTA COPPER
WA 01AZUL PURO
WA 04DARK COSMO
WA 06SAINT LAURENT
WA 07

Foliage LUC
323x305 / 12 $\frac{3}{4}$ "x12"

CALACATTA COPPER
WA 01AZUL PURO
WA 04DARK COSMO
WA 06SAINT LAURENT
WA 07Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 144	6
Mosaico 36T	6
Foliage	10

MOSAICO 36T, MOSAICO 144T, FOLIAGE:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背贴装饰件

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G**CARATTERISTICHE TECNICHE**TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
技术特征NORMA
STANDARD
NORM
NORME
NORMA
ЗНАЧЕНИЯ
标准VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G
INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G
MIRAGE MITTELWERT
VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G
VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G
EN 14411 - G标准规定值VALORE MEDIO MIRAGE
MIRAGE AVERAGE VALUE
MIRAGE MITTELWERT
VALEURS MOYEN MIRAGE
VALOR MEDIO MIRAGE
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
MIRAGE平均值**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN**DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES -
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征EN ISO
10545-2 $\pm 0,3\%$ MAX
($\pm 1,0$ mm MAX)LUC
(GL)**LATI**SIDES - SEITEN
COTES - CANTOS
РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边EN ISO
10545-2 $\pm 0,3\%$ MAX
($\pm 1,0$ mm MAX)CONFORME
COMPLYING**SPESORE**THICKNESS - DICKE
EPATTEUR - ESPESOR
ТОЛЩИНА - 厚度EN ISO
10545-2 $\pm 5,0\%$ MAX
($\pm 0,5$ mm MAX)CONFORME
COMPLYING**RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI**STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN
RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS
КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度EN ISO
10545-2 $\pm 0,3\%$ MAX
($\pm 0,8$ mm MAX)CONFORME
COMPLYING**ORTOGONALITÀ**RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT
PERPENDICULARITÄT - ORTOGONALIDAD
КРВИЗНА СТОРОН - 直角度EN ISO
10545-2 $\pm 0,3\%$ MAX
($\pm 1,5$ mm MAX)CONFORME
COMPLYING**PLANARITÀ**SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT
PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD
КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度EN ISO
10545-2 $\pm 0,4\%$ MAX
($\pm 1,8$ mm MAX)CONFORME
COMPLYING**ASSORBIMENTO D'ACQUA**WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME
ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率EN ISO
10545-3 $\leq 0,5\%$ $\leq 0,1\%$ **RESISTENZA ALLA FLESSIONE**FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT
RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度EN ISO
10545-4 $S \geq 700$ N ($< 7,5$ mm)
 $S \geq 1.300$ N ($> 7,5$ mm)
 $R \geq 0,48$ N/mm². ≤ 6 mm: $S \geq 1.300$ N $R \geq 45$ N/mm²
 ≥ 9 mm: $S \geq 2.500$ N $R \geq 48$ N/mm²**RESISTENZA ALL'URTO**IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT
RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES
УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度EN ISO
10545-5VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

> 0,80

RESISTENZA ALL'ABRASIONEABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT
RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度EN ISO
10545-6 ≤ 175 mm³< 150 mm³**COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE**COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKoeffIZIENT
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМІЧЕСКОГО РАСШІРЕННЯ - 线性热膨胀系数EN ISO
10545-8

-

 α
6,2x10⁻⁶C¹**RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI**RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性EN ISO
10545-9TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1
PASS ACCORDING EN ISO 10545-1NESSUN DANNO
NO DAMAGE**RESISTENZA AL GELO**FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性EN ISO
10545-12TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1
PASS ACCORDING EN ISO 10545-1NESSUN DANNO
NO DAMAGE**RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用EN ISO
10545-13

B MIN.

ALA

RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALESURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损EN ISO
10545-7

-

LUC

PEI 5 (WA 01)
PEI 4 (WA 04-09-10)
PEI 3 (WA 02-03-05-06-07-08)
***RESISTENZA ALLE MACCHIE**RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性EN ISO
10545-14VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE

5

CESSIONE DI PIOMBO E CADMIOLEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM
PERTE DE PLUMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO
ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放EN ISO
10545-15VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE< AL LIMITE DI RILEVAMENTO
< THAN INSTRUMENT LIMIT

DM 236/89 BCRA	> 0,40	
ANSI A326.3	Wet and Dry	-
AS 4586	-	-
DIN 51130	-	-
DIN 51097	-	-
UNE 41901	$\geq CL1$	-
BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-
BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage Spa - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage Spa - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage Spa - 关于具体的证书,请联系

**MIRAGE BOOK
2023**

TECHNICAL INFORMATIONS

Mirage® informa | Mirage® informiert | Mirage® informe
Mirage® informa | Mirage® сообщает | Mirage® 通知

CERTIFICAZIONI

Certifications | Zertifizierung | Certifications | Certificaciones | Сертификаты | 认证

Certificazioni di sistema

System certifications

Zertifizierung des Systems

Certifications de système

Certificaciones de sistema

Сертификаты на систему

体系认证

DNV



Certificazioni di prodotto

Product certifications

Zertifizierung der Produkte

Certifications de produits

Certificaciones de producto

Сертификаты на продукцию

产品认证

PB



POLONIA

PN



POLONIA

CSTB



FRANCE

CCC



CHINA

WCM



MALAYSIA


WCM



MALAYSIA

LA MARCATURA CE

The CE Marking | Die CE-Kennzeichnung | Le marquage CE | El marcado CE | Маркировка CE



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIFIC TECHNICAL CHARACTERISTICS AVAILABLE ON DEMAND

In conformità con la **Direttiva 89/106/CE** sui Prodotti da Costruzione, il **Marchio CE** è apposto come segno della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza del prodotto; la marcatura CE è **condizione necessaria** per l'immissione di un prodotto sul mercato europeo.

[EN]

In conformity with the **Directive 89/106/CE** on the Construction Products, the CE Mark is affixed as conformity sign to the essential safety requirements of the product; the CE Marking is an **essential condition** for the product introduction on the European market.

[DE]

Im Einklang mit der **Richtlinie 89/106/EG** über Bauprodukte wird das CE-Zeichen als Zeichen für die Konformität mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen des Produkts angebracht; die CE-Kennzeichnung ist **Pflichtvoraussetzung** für das Inverkehrbringen eines Produkts auf dem europäischen Markt.

[FR]

Comme exigé par la **Directive 89/106 CE** sur les produits de construction, le **marquage CE** est apposé comme preuve de conformité du produit aux **exigences essentielles** de sécurité : le label est la condition nécessaire de sa mise sur le marché européen.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro rivenditore MIRAGE o direttamente a:

For additional information contact your MIRAGE dealer or:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren MIRAGE-Händler oder direkt an:

Pour toute le information ultérieure adressez-vous à votre revendeur MIRAGE ou directement à:

Para más información dirigirse a su distribuidor MIRAGE o bien directamente a:

Для дальнейшей информации можете обратиться к вашему дистрибутору MIRAGE или непосредственно в:

MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A.

Via Giardini Nord, 225 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) - ITALY

Tel. 0536 29611 (10 linee)

Internet: www.mirage.it e-mail: info@mirage.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASSORBIMENTO D'ACQUA
ISO 10545-3

Mirage propone sul mercato materiali con coefficienti di assorbimento ridotti al minimo, grazie a standard produttivi e qualitativi di altissimo livello che garantiscono compattezza e ridotto grado di porosità. Il valore riportato nelle tabelle tecniche rappresenta la percentuale di assorbimento dell'acqua in riferimento alla massa.

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
ISO 10545-4

Il valore espresso consente di analizzare la capacità della piastrella di sostenere sollecitazioni statiche e dinamiche nelle condizioni di prova.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ISO 10545-6

Il test viene effettuato su superfici non smaltate (UGL) al fine di determinare il quantitativo di materiale che viene rimosso a seguito dell'azione di un disco abrasivo (150 giri). Il prodotto ceramico risulta essere tanto più resistente quanto minore è l'entità del materiale asportato dal disco.

RESISTENZA AL GELO
ISO 10545-12

I prodotti da esterno sono particolarmente soggetti a deterioramenti dovuti all'effetto del gelo, poiché nel caso l'acqua eventualmente assorbita diventi ghiaccio, si può verificare la rottura della piastrella stessa. I prodotti Mirage non subiscono alcun danno dovuto al gelo, grazie alla compattezza ed alla bassa porosità dei propri prodotti.

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
ISO 10545-13

L'analisi di laboratorio è in grado di determinare la resistenza chimica di superfici smaltate (GL) e non smaltate (UGL), mediante l'utilizzo di acidi e basi a bassa ed alta concentrazione. Ne consegue la seguente classificazione:

Prodotti non smaltati (UGL):

ULA, UHA, UA: nessun effetto visibile.
ULB, UHB, UB: effetti visibili sui bordi tagliati.
ULC, UHC, UC: effetti visibili sui bordi tagliati, sui bordi non tagliati e sulla superficie di esercizio.

Prodotti smaltati (GL):

GLA, GHA, GA: nessun effetto visibile.
GLB, GHB, GB: aspetto della superficie modificato.
GLC, GHC, GC: perdita parziale o totale della superficie originale.



SCIOLOSITÀ

1_DIN 51130

In questa prova, un operatore viene collocato su un piano orizzontale rivestito di piastrelle e coperto d'olio. Tale piano viene inclinato sino a quando l'operatore provvisto di calzature specifiche inizia a scivolare. La classificazione conseguente è stabilita dall'angolo di inclinazione del piano rivestito nell'istante di scivolamento:

a <6°	non classificate
6° ≤ a ≤ 10°	R9
10° ≤ a ≤ 19°	R10
19° ≤ a ≤ 27°	R11
27° ≤ a ≤ 35°	R12
a ≥ 35°	R13

2_DIN 51097

Mediante questo procedimento, viene stabilita la conformità delle piastrelle per la posa in locali dove si cammina a piedi scalzi. Su un piano orizzontale, le piastrelle poste vengono bagnate con una soluzione (1 g/l di agente bagnante + acqua). Il piano viene inclinato sino a quando l'operatore (che cammina a piedi nudi) inizia a scivolare; gli angoli corrispondenti allo scivolamento determinano la seguente classificazione:

a <12°	non classificate
12° ≤ a ≤ 18°	A
18° ≤ a ≤ 24°	B (A+B)
a ≥ 24°	C (A+B+C)

3 ASTM C 1028

Il test, eseguito sia con superfici asciutte sia con superfici bagnate con acqua, prevede l'uso di un elemento scivolante (neoprene) caricato con un peso preciso e collocato in posizione statica sulla piastrella. Successivamente si applica al corpo una forza orizzontale e, mediante l'ausilio di un dinamometro, viene quantificato l'attrito incontrato da esso per iniziare il movimento.

Fc <0,50	resistenza dubbia
0,50≤ Fc <0,60	resistenza condizionata
Fc ≥0,60	resistente

RESISTENZA ALLE MACCHIE
ISO 10545-14

Tre diversi elementi (olio, soluzione di iodio e verde cromo) vengono messi a contatto con la piastrella per 24 ore, dopo le quali si procede con la pulizia:

CLASSE 5

Le macchie vengono rimossi con acqua calda corrente utilizzata per 5 minuti.

CLASSE 4

Le macchie vengono rimossi con l'ausilio di un detergente neutro debole e spugna non abrasiva.

CLASSE 3

Le macchie vengono rimossi con l'ausilio di un detergente basico contenente abrasivo e spazzola rotante con setole dure.

CLASSE 2

Le macchie vengono rimossi con l'ausilio di un solvente opportuno lasciato 24 ore sulla macchia.

CLASSE 1

Le macchie non vengono rimossi.

CARATTERISTICHE DEL GRES PORCELLANATO

Il Gres Porcellanato Mirage è un prodotto assolutamente naturale. La miscelazione a casualità controllata di materie prime naturali in vari colori supera la ripetitività tipica dei prodotti artificiali: ogni lastra è quindi unica per venature e combinazione di colori, senza presentare gli eccessi tipici di molte pietre naturali.

- Formati base e pezzi speciali possono essere forniti in tonalità autonome. Eventuali piccole variazioni di calibro rientrano nelle tolleranze di legge;
- Le lievi puntinature a volte presenti fanno parte delle naturalità del materiale;
- I prodotti di scelte secondarie o fuori produzione si intendono venduti "visti e graditi" e non si accettano reclami;
- Per ottenere il miglior risultato estetico con i prodotti con coefficiente di stonalizzazione ≥ V2, posare il materiale attingendo i pezzi da più scatole, in modo da ottenere una miscelazione ottimale.

DOCUMENTAZIONE

Mirage Granito ceramico SpA si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

3 ASTM C 1028

Il test, eseguito sia con superfici asciutte sia con superfici bagnate con acqua, prevede l'uso di un elemento scivolante (neoprene) caricato con un peso preciso e collocato in posizione statica sulla piastrella. Successivamente si applica al corpo una forza orizzontale e, mediante l'ausilio di un dinamometro, viene quantificato l'attrito incontrato da esso per iniziare il movimento.

Fc <0,50	resistenza dubbia
0,50≤ Fc <0,60	resistenza condizionata
Fc ≥0,60	resistente

RESISTENZA ALLE MACCHIE
ISO 10545-14

Tre diversi elementi (olio, soluzione di iodio e verde cromo) vengono messi a contatto con la piastrella per 24 ore, dopo le quali si procede con la pulizia:

CLASSE 5

Le macchie vengono rimossi con acqua calda corrente utilizzata per 5 minuti.

CLASSE 4

Le macchie vengono rimossi con l'ausilio di un detergente neutro debole e spugna non abrasiva.

CLASSE 3

Le macchie vengono rimossi con l'ausilio di un detergente basico contenente abrasivo e spazzola rotante con setole dure.

CLASSE 2

Le macchie vengono rimossi con l'ausilio di un solvente opportuno lasciato 24 ore sulla macchia.

CLASSE 1

Le macchie non vengono rimossi.

CARATTERISTICHE DEL GRES PORCELLANATO

Il Gres Porcellanato Mirage è un prodotto assolutamente naturale. La miscelazione a casualità controllata di materie prime naturali in vari colori supera la ripetitività tipica dei prodotti artificiali: ogni lastra è quindi unica per venature e combinazione di colori, senza presentare gli eccessi tipici di molte pietre naturali.

- Formati base e pezzi speciali possono essere forniti in tonalità autonome. Eventuali piccole variazioni di calibro rientrano nelle tolleranze di legge;
- Le lievi puntinature a volte presenti fanno parte delle naturalità del materiale;
- I prodotti di scelte secondarie o fuori produzione si intendono venduti "visti e graditi" e non si accettano reclami;
- Per ottenere il miglior risultato estetico con i prodotti con coefficiente di stonalizzazione ≥ V2, posare il materiale attingendo i pezzi da più scatole, in modo da ottenere una miscelazione ottimale.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA POSA E PULIZIA

▲ POSA IN OPERA

Al ricevimento del materiale, e comunque prima della posa in opera, è importante verificare accuratamente il tono, il calibro e la scelta del materiale, poiché non potranno essere accettati reclami su materiale già posato, i cui difetti fossero visibili prima della posa.

Per ottenere il miglior risultato estetico con i prodotti con coefficiente di stonalizzazione ≥ V2, posare il materiale attingendo i pezzi da più scatole, in modo da ottenere una miscelazione ottimale.

Per prodotti venati, come per le pietre naturali, si raccomanda di disporre la venatura delle lastre in modo da ottenere il migliore effetto estetico e cromatico. La posa può essere realizzata sia a spolvero di cemento, sia a colla, con l'utilizzo di collanti specifici ad elevate prestazioni per gres porcellanato. Si consiglia la posa a colla in quanto offre maggiori garanzie di tenuta, specialmente su grandi formati (maggiori di 45 x 45).

Si ricorda che, al momento della posa, il sottosuolo deve essere stabile, asciutto e maturo, non gelato e non eccessivamente caldo e comunque è necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottosuoli e collanti specifici utilizzati. Gli adesivi cementizi devono essere applicati a temperatura ambiente, ed in genere compresa tra +5°C e +30°C.

Resta inteso che anche per la posa si consiglia di rispettare i tempi tecnici indicati dai produttori dei collanti utilizzati.

I collanti più adatti alla posa del gres porcellanato Mirage si possono identificare sulla base della Normativa Europea attualmente in vigore EN12004.

Durante la posa è necessario non segnare il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indebolibili, in particolar modo per prodotti levigati.

I prodotti Mirage, pur essendo materiali molto resistenti, possono essere sagomati (per realizzazioni di top, scale...), perforati per l'installazione di impianti tecnico-sanitari, utilizzando appositi dischi diamantati ed attrezzi per il gres porcellanato.

Per l'utilizzo di stucchi epossidici, aggiunte di resine o simili, si consiglia una preventiva prova reale di pulizia. Per una maggior valenza estetica, suggeriamo l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella onde ridurre il contrasto (es. piastrella bianca stucco nero) soprattutto per prodotti lappati e levigati.

Dopo la stuccatura delle piastrelle in gres porcellanato è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed abbondante acqua lo stucco in eccesso.

È comunque indispensabile, alcuni giorni dopo la posa, effettuare la pulizia di fondo mediante l'utilizzo di acidi tamponati (si veda indicazione dopoposa) al fine di sciogliere ed asportare completamente tutti i residui di cantiere. Si possono utilizzare prodotti quali:

- DETERDEK FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com
- DELTA PLUS KERAKOLL - www.kerakoll.com
- KERANET MAPEI - www.mapei.it
- SERVICE SOLVACID GEAL - www.geal-chim.it
- DISYCOTT FABER - www.faberceramica.com
- BONACLEAN BONASYSTEM - www.bonasystemitalia.it
- STONETECH® CLEANER ACID - LATICRETE - www.laticrete.com

▲ PULIZIA "DOPO POSA"

La pulizia "dopo posa" è obbligatoria a fine cantiere.

La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe, può lasciare aloneture difficili da rimuovere e creare sulla pavimentazione un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco, dando così l'impressione che sia il materiale a sporcarsi. È indispensabile sciogliere ed eliminare completamente questi residui con l'utilizzo di acidi tamponati diluiti in acqua (leggere le istruzioni d'uso sulle confezioni dei prodotti utilizzati), che dovranno essere totalmente rimossi successivamente, in breve tempo, con abbondante risciacquo di tutto il pavimento, in modo da evitare che permangano residui o gocce sul pavimento che potrebbero causare danni alle piastrelle.

Il prodotto verrà lasciato agire sul pavimento bagnato, senza farlo asciugare e strofinandolo con stracci incolore, si procederà poi a risciacquarlo abbondantemente con acqua per assicurarsi che il pavimento sia privo di residui di detergenti. Se necessario, l'operazione potrà essere ripetuta.

Suggeriamo di eseguire un lavaggio preliminare su una superficie campione di alcuni metri quadrati; in caso di esito positivo, si estenderà la pulizia su tutta la superficie. Una volta effettuato il lavaggio sopracitato, è necessario eseguire un lavaggio basico o alcalino utilizzando detergivi grassanti. Questo perché il lavaggio acido può lasciare un'intonaco sul pavimento che potrebbe contribuire a trattenere lo sporco. Inoltre, nello specifico, Mirage raccomanda sui prodotti CP, WA, JW e OX 01 NAT, una particolare attenzione all'utilizzo di acidi tamponati durante la fase di pulizia: questi materiali potrebbero avere danneggiamenti superficiali qualora l'acido non ven

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WATER ABSORPTION
ISO 10545-3

Mirage markets materials that offer minimum rates of absorption, achieved by applying stringent production and quality standards to safeguard a compact product with a low degree of porosity. The figure in the tables of specifications is the percentage of water absorption with reference to the mass.

BENDING STRENGTH
ISO 10545-4

The figure shown refers to the analysis of the tile's capacity to withstand static and dynamic stress in test conditions.

RESISTANCE TO ABRASION
ISO 10545-6

This test is done on unglazed surfaces (UGL) and aims to determine the quantity of material removed by the action of an abrasive disc (150 revs). The less material removed by the disc implies a stronger ceramic product.

FROST RESISTANCE
ISO 10545-12

Outdoor products are particularly susceptible to the damage that can be caused by frost and a tile may crack if any water it has absorbed turns into ice.

Mirage products are not affected by frost because of their compact body and low porosity.

CHEMICAL RESISTANCE
ISO 10545-13

Laboratory tests using low and high concentrations of acids and bases are able to assess the chemical resistance of glazed (GL) and unglazed (UGL) surfaces.

They are classed in the following categories:

Unglazed products (UGL):

ULA, UHA, UA: no visible effect.
ULB, UHB, UB: visible effects on cut edges.
ULC, UHC, UC: visible effects on cut edges, on uncut edges and on the surface.

Glazed products (GL):

GLA, GHA, GA: no visible effect.
GLB, GHB, GB: alteration of the surface appearance.
GLC, GHC, GC: partial or total loss of the original surface.



SLIPPERINESS

1_DIN 51130

In this test, an operator stands on a horizontal tiled surface that has been oiled. The operator, wearing special footwear, remains on the surface while it is being tilted until he begins to slip. The following classification is determined by the angle of the tiled surface when he starts slipping:

a < 6°	not classified
6° ≤ a < 10°	R9
10° ≤ a < 19°	R10
19° ≤ a < 27°	R11
27° ≤ a < 35°	R12
a ≥ 35°	R13

2_DIN 51097

This process is used to determine if tiles are suitable for use in areas where people will walk barefoot. The tiles are fitted on a horizontal surface and are wet with a solution (1 g/l of wetting agent + water). The operator (who is barefoot), stands on the surface while it is being tilted until he begins to slip: the angle when the slipping starts determines the following classification:

a < 12°	not classified
12° ≤ a < 18°	A
18° ≤ a < 24°	B (A+B)
a ≥ 24°	C (A+B+C)

3_ASTM C 1028

The test is performed both on dry surfaces and on surfaces that have been wet with water. A slipping agent (Neolite) is used that has been loaded with a set weight and placed in a static position on the tile. A horizontal force is then applied to the body and a dynamometer is used to quantify the friction it encounters when it starts moving.

Fc < 0,50	uncertain resistance
0,50 ≤ Fc < 0,60	conditioned resistance
Fc ≥ 0,60	resistant

RESISTANCE TO STAINS
ISO 10545-14

Three different elements (oil, iodine solution and chrome green) are placed in contact with the tile for 24 hours, after which it is cleaned:

CLASS 5
The stain is removed by means of running hot water applied for 5 minutes.

CLASS 4
The stain is removed with the help of a weak neutral detergent and a non-abrasive sponge.

CLASS 3
The stain is removed using an alkaline detergent containing abrasives and a rotating brush with hard bristles.

CLASS 2
The stain is removed using a specific solvent, left on the stain for 24 hours.

CLASS 1
The stain is not removed

PORCELAIN STONEWARE FEATURES

Mirage porcelain stoneware is a totally natural product. The controlled random mix of natural raw materials in different colours overcomes the typical repetition of artificial products: every slab is unique in terms of grain and colour combination, without any of the typical excesses of many natural stones.

- Basic sizes and special pieces can be supplied in autonomous colours. Any small variations in calibre fall within legal tolerances.
- Occasional light spotting is part of the natural feature of the material;
- Seconds or end-of-production goods are sold "as seen and accepted", and no complaints will be accepted;
- For best results with products with $\geq V2$ shading coefficient, lay the material using several boxes, to create a perfect mix.

DOCUMENTATION

Mirage Granito Ceramico SpA reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

USE AND MAINTENANCE INSTRUCTION

LAYING AND CLEANING ADVICE

▲ CLEANING AFTER LAYING

Once the work has been completed, correct cleaning is compulsory.

The late or improper removal of grout residues may leave stains which are difficult to remove, creating a cement film on the floor which absorbs all kinds of dirt, giving the impression that the tiles are dirty. It is indispensable to dissolve and remove these residues completely using buffered acids diluted in water (follow the instructions on the packs of the products used), which must then be removed completely and quickly, rinsing the floor with plenty of water to avoid residues or drops on the floor which could damage the tiles.

Leave the product to take effect on the wet floor, do not allow to dry, and rub with colour-free cloths, then rinse with plenty of water and check that the floor is free from detergent residues. If necessary, repeat the operation.

We recommend a preliminary wash on a sample surface area of a few square metres; if successful, proceed with cleaning the whole surface.

After washing, an alkaline or basic wash must be carried out using degreasing detergents. This is because the acid wash may make the floor sticky, which could cause it to retain dirt.

More specifically, Mirage recommends particular care with CP, WA, JW and OX 01 NAT when using buffered acids for cleaning: these materials should damage the surface if not removed in a short time and if traces or drops of the water-acid compound used for cleaning after laying are not removed quickly.

Although Mirage products are highly resistant, they may be shaped (to create work tops, stairs, etc.), drilled for the installation of plumbing systems, etc., using diamond tipped discs and special equipment for porcelain stoneware.

▲ JOINTS AND GROUTING

The width of the gap may vary depending on the size of the tiles and the use of the floor being tiled. Laying without a gap is not recommended; lay the tiles with a minimum gap of 2-3 mm (this allows the grout to grip better to the side of the tiles, increasing the absorption of any movement in the underfloor and the compensation of the slabs).

In large areas, the expansion joints must be laid regularly; for smaller areas, leave a small gap between the tiles and the perimeter walls. Skirting will cover the gap and assure a finished appearance. In any case follow the advice of the designer/work site manager.

When using epoxy grouts, resins or similar, carry out a cleaning test prior to laying. For a better appearance, use grouts in coordinated colours to the tile in order to reduce contrast (e.g. white tile black grout) particularly for lapped and polished products.

After grouting porcelain stoneware tiles, while the grout is still fresh it is important to remove any excess grout immediately and carefully using a sponge and plenty of water.

It is in any case indispensable, a few days after laying, to deep clean the surface using buffered acids (follow after-laying instructions) in order to dissolve and remove all working residues. The following products may be used:

- DETERDEK FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com
- DELTA PLUS KERAKOLL - www.kerakoll.com
- KERANET MAPEI - www.mapei.it
- SERVICE SOLVACID GEAL - www.geal-chim.it
- DISYCOTT FABER - www.fabervitacemica.com
- BONACLEAN BONASYSTEM - www.bonasystemitalia.it
- STONETECH® CLEANER ACID - LATICRETE - www.laticrete.com

▲ RAISED FLOORS

The use of large amounts of water is not permitted on raised floors; make sure the cloth is well wrung before use.

ROUTING cleaning can be done with special cloths, warm water and detergent, using as little water as possible on the panel. Use concentrated products directly on stains.

TECHNICAL FEATURES

DESCRIPTION OF THE MATERIAL

Fine superior quality porcelain stoneware, with full-body uniformity. Producer: MIRAGE® GRANITO CERAMICO® SpA, Pavullo (MO) – ITALY

Granito Ceramico slabs, compact body, made from noble clay, quartz, feldspar and calcined metal oxides (without glue, resins or additives), pressed at 450 kg/cm² and fully sintered at a temperature of 1200 °C.

SURFACE FINISHES

The surface finishes may be:

- 1) Bocciardato
- 2) Silk
- 3) Grip
- 4) Naturale
- 5) Scalpellato
- 6) Radiale
- 7) Matte
- 8) Spazzolato
- 9) Strutturato
- 10) Lucido
- 11) Pearl

The polishing process (10) is carried out mechanically using diamond grinding tools and water, without the use of chemical substances.

SIZES AND TOLERANCES

Sizes are divided by calibre and choice following internal quality standards, which in any case comply with or improve on those laid down in standard EN 14411 - G.

Here below is a list of our average tolerance values:

Length and width	± 0.3%
Thickness	± 5.0%
Straightness of edges	± 0.3%
Wedging	± 0.2%
Planarity	± 0.2%

TECHNICAL DATA (average values)

- Water absorption: < 0.1%
- Bending resistance: 46-65 N/mm²
- Deep abrasion resistance: < 147 mm³
- Frost resistance conforming to standard: EN ISO 10545-12
- Chemical resistance conforming to standard: EN ISO 10545-13
- Breaking load (referred to thicknesses of respectively 9 mm – 10 mm – 20 mm): 2000 N - 3000 N - 13000 N

The above technical data refer to prime quality materials and comply with standard EN 14411 (certificates available on request).

Any materials presented as an alternative to Mirage Granito Ceramico must not be produced with surrogate methods and must not have lower technical characteristics.

Request for quotation laying company

Delivery and glue laying, gap width 2/3/4 mm depending on size.

Product: FINE PORCELAIN STONEWARE, fully body uniformity

Colour: _____

Art-Nr.: _____

Size: _____

Surface: _____

Quantity: _____

Unit price: _____

Total price: _____

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WASSERAUFAHME
ISO 10545-3

Mirage bietet Materialien mit einem sehr geringen Wasseraufnahmekoeffizient, die dank hoher Produktions- und Qualitätsstandards eine ausgezeichnete kompakte Beschaffenheit und minimale Porositätswerte gewährleisten. Der in den technischen Tabellen angegebene Wert gibt den Prozentsatz der Wasseraufnahme im Verhältnis zur Masse an.

BIEGEFESTIGKEIT
ISO 10545-4

Der angegebene Wert erlaubt es, die Fähigkeit der Fliese, statischen und dynamischen Belastungen unter Testbedingungen standzuhalten, zu bewerten.

ABRIEFESTIGKEIT
ISO 10545-6

Die Prüfung erfolgt an nicht glasierten Oberflächen (UGL), um die Materialmenge zu bestimmen, die von einer Schleifscheibe (150 Umdrehungen) abgetragen wird. Das Keramikprodukt ist um so beständiger, um so geringer die Menge des von der Schleifscheibe abgetragenen Materials ist.

FROSTBESTÄNDIGKEIT
ISO 10545-12

Fiesen für Außenbereiche sind besonders anfällig für Beschädigungen durch Frosteinwirkung, da in diesem Fall das eventuell aufgenommene Wasser vereist und es zu Rissen oder einem Bruch der Fliese kommt.

Die Produkte von Mirage erleiden dank ihrer äußerst kompakten Beschaffenheit und der geringen Porosität keine Schäden durch Frosteinwirkung.

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
ISO 10545-13

Die Laboranalysen sind in der Lage, die chemische Beständigkeit von glasierten Oberflächen (GL) und nicht glasierten Oberflächen (UGL) unter Verwendung von hochkonzentrierter Säuren und Basen zu bestimmen.

Daraus ergibt sich die folgende Klassifizierung:

Nicht glasierte Produkte (UGL):

ULA, UHA, UA: keine sichtbare Wirkung.
UFB, UHB, UB: Veränderung des Aussehens an Schnittkanten
ULC, UHC, UC: Veränderung des Aussehens an Schnittkanten, nicht geschnittenen Kanten und der Fliesenoberfläche.

Glasierte Produkte (GL):

GLA, GHA, GA: keine sichtbare Wirkung.
GLB, GHB, GB: Veränderung des Aussehens der Oberfläche.
GLC, GHC, GC: Teilweise oder vollständiger Verlust der Originaloberfläche.



RUTSCHFESTIGKEIT

1_DIN 51130

Bei dieser Prüfung stellt sich eine Versuchsperson auf eine waagerechte Ebene, die mit Fliesen verkleidet und mit Öl bedeckt ist. Die Ebene wird nach und nach geneigt, bis die Versuchsperson, die spezielle Schuhe trägt, zu rutschen beginnt. Die folgende Klassifizierung richtet sich nach dem Neigungswinkel der verkleideten Ebene bei Rutschbeginn:

a <6°	nicht klassifiziert
6° ≤ a <10°	R9
10° ≤ a <19°	R10
19° ≤ a <27°	R11
27° ≤ a <35°	R12
a ≥ 35°	R13

2_DIN 51097

Bei dieser Methode wird die Eignung der Fliesen für die Verlegung in Barfußbereichen festgestellt.

Die auf einer waagerechten Ebene verlegten Fliesen werden mit einer Lösung (fgl/ Benzinmittel + Wasser) bedeckt. Die Ebene wird nach und nach geneigt, bis die Versuchsperson (barfuß) zu rutschen beginnt. Die Neigungswinkel, bei denen die Versuchsperson ins Rutschen kommt, bestimmen die Klassifizierung:

a <12°	nicht klassifiziert
12° ≤ a <18°	A
18° ≤ a <24°	B (A+B)
a ≥ 24°	C (A+B+C)

3_ASTM C 1028

Die Prüfung wird sowohl auf einer trockenen als auch auf einer nassen Oberfläche (Wasser) ausgeführt und sieht die Verwendung eines Gleitkörpers vor, (Neolith), auf den eine bestimmte Kraft aufgebracht wird und der statisch auf der Fliese angebracht wird. Danach lässt man auf den Gleitkörper eine waagerechte Kraft einwirken und misst mit Hilfe eines Dynamometers die Reibung, der der Gleitkörper begegnet, bevor er sich zu bewegen beginnt.

Fc <0,50	Ungenügende Belastbarkeit.
0,50≤ Fc <0,60	Begrenzte Belastbarkeit.
Fc ≥0,60	Ausreichend belastba

FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ISO 10545-14

Drei verschiedene fleckenbildende Mittel (Öl, Jodlösung und Grünchrom) werden 24 Stunden lang auf der Fliese belassen, danach wird die Fliese gereinigt:

KLASSE 5

Der Fleck verschwindet nach einer fünfminütigen Behandlung mit heißem, fließenden Wasser.

KLASSE 4

Der Fleck verschwindet nach einer Behandlung mit einem leichten Neutralreiniger und einem nicht scheuernden Schwamm.

KLASSE 3

Der Fleck verschwindet nach Behandlung mit einem gewöhnlichen Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung und einer drehenden Bürste mit harten Borsten.

KLASSE 2

Der Fleck verschwindet nach Behandlung mit einem entsprechenden Lösungsmittel, in das der Fleck 24 Stunden lang eingeweicht wird.

KLASSE 1

Der Fleck bleibt.

EIGENSCHAFTEN DES FEINSTEINZEUGS

Feinsteinzeug von Mirage ist ein reines Naturprodukt. Die kontrolliert zufällige Mischung natürlicher Rohstoffe in verschiedenen Farben überwindet die typische Wiederholbarkeit künstlicher Produkte: jede Platte wird durch Äderung und Farbgebung zu einem Einzelstück, ohne die für viele Natursteine typischen Überreibungen.

- Die Grundformate und Formteile können in eigenen Farbtönen geliefert werden. Geringfügige Abweichungen in der Größe liegen im Rahmen der gesetzlichen Toleranzen.
- Die leichten Farbkörper, die manchmal auftreten, sind Merkmal für die Natürlichkeit des Materials.
- Die Produkte zweiter Wahl oder solche, die aus der Produktion genommen wurden, verstehen sich als verkauft wie besehen, Reklamationen werden nicht akzeptiert;
- Um das beste ästhetische Ergebnis mit Produkten mit Abtönungskoeffizienten ≥ V2 zu erhalten, die Fliesen so verlegen, dass die einzelnen Fliesen aus mehreren Schachteln entnommen werden, um so eine optimale Durchmischung zu erhalten.

DOKUMENTATION

Mirage Granite Ceramica SpA behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten aus diesem Katalog aufgrund von Produktionsnotwendigkeiten vorzunehmen, oder um die Qualität zu verbessern.
Die Muster dienen allein zur Orientierung und sind nicht verbindlich. Die Verpackung und die angegebenen Gewichte können durch Produktionsanforderungen variieren. Wenden Sie sich bitte zur Bestellung an unsere Vertriebsabteilung.

3.ASTM C 1028
Die Prüfung wird sowohl auf einer trockenen als auch auf einer nassen Oberfläche (Wasser) ausgeführt und sieht die Verwendung eines Gleitkörpers vor, (Neolith), auf den eine bestimmte Kraft aufgebracht wird und der statisch auf der Fliese angebracht wird. Danach lässt man auf den Gleitkörper eine waagerechte Kraft einwirken und misst mit Hilfe eines Dynamometers die Reibung, der der Gleitkörper begegnet, bevor er sich zu bewegen beginnt.

Fc <0,50 Ungenügende Belastbarkeit.

0,50≤ Fc <0,60 Begrenzte Belastbarkeit.

Fc ≥0,60 Ausreichend belastba

FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ISO 10545-14

Drei verschiedene fleckenbildende Mittel (Öl, Jodlösung und Grünchrom) werden 24 Stunden lang auf der Fliese belassen, danach wird die Fliese gereinigt:

KLASSE 5

Der Fleck verschwindet nach einer fünfminütigen Behandlung mit heißem, fließenden Wasser.

KLASSE 4

Der Fleck verschwindet nach einer Behandlung mit einem leichten Neutralreiniger und einem nicht scheuernden Schwamm.

KLASSE 3

Der Fleck verschwindet nach Behandlung mit einem gewöhnlichen Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung und einer drehenden Bürste mit harten Borsten.

KLASSE 2

Der Fleck verschwindet nach Behandlung mit einem entsprechenden Lösungsmittel, in das der Fleck 24 Stunden lang eingeweicht wird.

KLASSE 1

Der Fleck bleibt.

GEBRAUCHSANLEITUNG UND PFLEGE

HINWEISE FÜR EINE KORREkte VERLEGUNG UND PFLEGE

▲ GRUNDREINIGUNG „NACH DER VERLEGUNG“

Die Reinigung „nach der Verlegung“ ist nach Abschluss der Arbeiten zwingend erforderlich.

Die unsachgemäße oder verspätete Entfernung der Fugenmasse, die für die Fugen verwendet wurde, kann zu Schmutzrändern führen, die später schwierig zu entfernen sind und auf dem Bodenbelag einen Zementschleier erzeugen, der alle Arten von Schmutz aufnehmen kann, so dass das Material selbst schmutzig erscheint. Diese Rückstände müssen mit Hilfe von Wasser verdünnten gepufferten Säuren aufgelöst und vollständig entfernt werden (nach Angaben auf der Packung zubereiten). Diese muss innerhalb kurzer Zeit vollständig entfernt werden, indem der gesamte Bodenbelag gründlich abgespült wird, so dass Rückstände oder Tropfen auf den Fliesen vermieden werden, die Schäden an den Fliesen verursachen könnten.

Das Produkt muss auf dem feuchten Bodenbelag einwirken, dieser darf nicht getrocknet werden. Es muss mit einem farblosen Lappen nachgewaschen und dann mit reichlich Wasser nachgespült werden, um sicherzustellen, dass keine Reste des Reinigungsmittels auf dem Boden zurückgeblieben sind. Falls notwendig ist der Vorgang zu wiederholen.

Wir empfehlen eine vorherige Testreinigung an einer kleinen Fläche von nur wenigen Quadratmetern durchzuführen. Im Falle eines positiven Ergebnisses kann dann die Reinigung der Gesamtfläche erfolgen.

Sobald die Reinigung wie oben beschrieben erfolgt ist, muss eine Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erfolgen, dabei sind fettlösende Mittel zu verwenden. Dies ist notwendig, da säurehaltige Reiniger Fettreste auf dem Boden zurücklassen, die dazu beitragen können, Schmutz aufzunehmen.

Darüber hinaus empfiehlt Mirage insbesondere bei den Fliesen CP, WA, JW und OX 01 NAT besondere Vorsicht bei der Verwendung von gepufferten Säuren bei der Reinigung: Bei diesen Fliesen können Oberflächenschäden auftreten, wenn die Säure nicht schnell genug entfernt wurde, und wenn versehentlich Reste oder Tropfen der Wasser-/Säuremischung zurückbleiben, die für die Grundreinigung nach der Verlegung verwendet wurde.

Die geeigneten Kleber für die Verlegung von Feinsteinzeug von Mirage können aus der derzeit geltenden Europäischen Richtlinie EN20024 entnommen werden.

Während der Verlegung darf das Material nicht auf der Oberseite mit Bleistiften (Graphit) oder unauslöscher Tinte gekennzeichnet werden, insbesondere gilt dies für polierte Fliesen und Platten.

Die Produkte von Mirage können, obwohl es sich um sehr haltbare Ware handelt, auch geformt (für Arbeitsplatten, Treppen...) und für die Installation von technischen und sanitären Anlagen gebraucht werden, dazu müssen spezielle Diamantscheiben und Geräte für Feinsteinzeug verwendet werden.

▲ TÄGLICHE PFLEGE

Es wird dringend davon abgeraten, nach der Grundreinigung „nach der Verlegung“ (siehe voriger Abschnitt), für die tägliche Pflege **Wachs, öhläufige Seifen, Imprägniermittel und sonstige Behandlungen (gegen Öl oder Wasser) zu verwenden**, da diese Anwendung nicht notwendig ist. Häufig hinterlassen bestimmte

Verarbeitungsmittel unerwünschte Rückstände auf der Fliese, welche die Verarbeitung beeinträchtigen. Bei der Verarbeitung mit Öl oder Wasser kann es zu einer Verfärbung der Fliese kommen.

Um die Fliese wieder zu sehen ist und so optisch ein Fleck entsteht. Im Fall von Wasser muss der Bodenbelag entwacht werden, dazu sind entsprechende Wachsentferner erhältlich. Folgen Sie dabei stets den Herstellerhinweisen. Bei Patina durch Einwirkung von Seife, Kalk oder Schmutz ist dagegen ein Reinigungsmittel auf Säurebasis zu verwenden, das entsprechend in Wasser verdünnt wird (siehe Anweisungen auf dem Etikett des Mittels).

Es muss darauf hingewiesen werden, dass **Fluorwasserstoffsäure** und ihre Derivate Feinsteinzeug irreparabel schädigen können.

Für die routinemäßige Reinigung empfiehlt Mirage die Verwendung von Bleichmittel und Ammoniak, die in geeigneter Weise in Wasser verdünnt werden;

Im Falle von Feinsteinzeug mit polierter Oberfläche muss der Boden getrocknet werden, um die Entstehung von Schmutzrändern zu vermeiden.

▲ BESONDERE REINIGUNG

Bei besonderen oder besonders hartnäckigen Flecken sollten besondere Reinigungsmittel verwendet werden, wie in der folgenden Tabelle „Reinigungsmittel“ auf Seite 480 angegeben ist. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die Entfernung jeder Art von Flecken einfacher ist, wenn der Fleck noch frisch ist.

Es ist wichtig, immer vorherige Tests auf einer Fliese auszuführen, bevor das ausgewählte Mittel verwendet wird, dies gilt vor allem für geläpperte oder polierte Feinsteinzeug.

▲ DOPPELBÖDEN

Im Falle von Doppelböden darf die Reinigung nicht viel Wasser verwendet werden, daher wird empfohlen einen gut ausgewaschenen Lappen zu verwenden.

Die gewöhnliche Reinigung muss mit einem geeigneten Lappen, lauwarmem Wasser und Reinigungsmittel erfolgen, dabei muss die Wassermenge auf der Platte möglichst begrenzt werden. Bei Flecken können jedoch konzentrierte Produkte direkt angewendet werden.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**ABSORPTION D'EAU
ISO 10545-3**

Mirage propose sur le marché des matériaux dotés de coefficients d'absorption réduits au minimum. En effet, la société a recours à des normes de production et de qualité de très haut niveau, en mesure de garantir une grande densité et une faible porosité. La valeur des tableaux techniques représente l'absorption d'eau exprimée en pour cent par rapport à la masse.

**RÉSISTANCE À LA FLEXION
ISO 10545-4**

La valeur exprimée permet d'analyser la capacité du carreau à résister aux charges statiques et dynamiques dans les conditions d'essai.

**RÉSISTANCE À L'ABRASION
ISO 10545-6**

L'essai est mené sur des surfaces non émaillées (UGL) pour déterminer le volume de matière enlevée sous l'action d'un disque abrasif (150 tours). Moins la matière enlevée par le disque est importante, plus le produit céramique est résistant.

**RÉSISTANCE AU GEL
ISO 10545-12**

Les produits pour extérieur sont particulièrement sujets à des détériorations sous l'effet du gel. Dans le cas où l'éventuelle eau absorbée gèle, le carreau peut arriver à se casser. La grande densité et la faible porosité des produits Mirage annulent totalement ce risque de dégâts par le gel.

**RÉSISTANCE CHIMIQUE
ISO 10545-13**

Les tests faits en laboratoire sont en mesure de déterminer la résistance chimique des surfaces émaillées (GL) et non émaillées (UGL) à l'aide de faibles et hautes concentrations d'acides et de bases.

Le classement est le suivant :

Produits non émaillés (UGL) :

ULA, UHA, UA : pas d'effet visible.
ULB, UHB, UB : effets visibles sur les bords coupés.
ULC, UHC, UC : effets visibles sur les bords coupés, sur les bords non coupés et sur la surface d'exercice.

Produits émaillés (GL) :

GLA, GHA, GA : pas d'effet visible.
GLB, GBH, GB : modification de l'aspect superficiel.
GLC, GHC, GC : perte partielle ou totale de la surface d'origine.

CARACTÉRISTIQUES DU GRÈS CÉRAUME

Le Grès Cérame Mirage est un produit absolument naturel. Le mélange hasardeux contrôlé de matières premières naturelles de différentes couleurs surmonte la répétitivité typiques des produits artificiels : chaque carreau est donc unique en matière de veines et de combinaison de couleurs, sans présenter les excès typiques de nombreuses pierres naturelles.

- Des formats de base et des pièces spéciales peuvent être fournis dans des tonalités autonomes. Les éventuelles petites variations de calibre font partie des tolérances autorisées.
- Les légers aspects graineux parfois présents constituent des caractéristiques naturelles du matériau.
- Les produits de choix secondaires ou hors production sont considérés comme étant vendus "vus et appréciés" et aucune réclamation n'est acceptée.
- Pour obtenir le meilleur résultat esthétique avec des produits au coefficient de dénuancage $\geq V2$, poser le matériau en choisissant des pièces provenant de plusieurs boîtes de manière à obtenir un parfait mélange.

DOCUMENTATION

Mirage Granito ceramico SpA se réserve la faculté d'apporter des variations aux produits illustrés dans ce catalogue dans un but inhérent à la production ou afin d'en améliorer la qualité.

Les échantillons sont purement indicatifs. Les emballages et les poids reportés peuvent varier pour des nécessités de production.

Consulter les bureaux commerciaux au moment de la commande.

3_ASTM C 1028

L'

épreuve

est

faite

tant

sur

les

surfaces

sèches

que

sur

les

surfaces

mouillées

(eau).

Elle

prévoit

un

agent

glissant

(élastomère Neolite)

d'un

poids

précis

mis

en

position

statique

sur

le

carreau.

Une

poussée

horizontale

est

ensuite

appliquée

au

corps

puis

un

dynamomètre

est

utilisé

pour

mesurer

le

frottement

rencontré

par

ce

corps

avant

de

commencer

à

bouger.

L'épreuve est faite tant sur les surfaces sèches que sur les surfaces mouillées (eau). Elle prévoit un agent glissant (élastomère Neolite) d'un poids précis, mis en position statique sur le carreau. Une poussée horizontale est ensuite appliquée au corps, puis un dynamomètre est utilisé pour mesurer le frottement rencontré par ce corps avant de commencer à bouger.

Fc < 0,50 résistance incertaine
0,50 < Fc < 0,60 résistance conditionnée
Fc > 0,60 produit résistant

**RÉSISTANCE AUX TACHES
ISO 10545-14**

Trois

agents

(huile,

solution

d'iode

et

d'oxyde

de

chrome)

sont

mis

en

contact

avec

le

carreau

pendant

24

heures

sur

la

tache.

CLASSE 1

La

tache

ne

s'enlève

pas.

CLASSE 5
La tache est enlevée à l'eau courante chaude (5 minutes).

CLASSE 4
La tache est enlevée avec un détergent neutre faible et une éponge non abrasive.

CLASSE 3
La tache est enlevée avec un détergent basique abrasif et une brosse rotative à poils durs.

CLASSE 2
La tache est enlevée avec un solvant spécial ; le laisser agir 24 heures sur la tache.

CLASSE 1
La tache ne s'enlève pas.

GLA, GHA, GA : pas d'effet visible.
GLB, GBH, GB : modification de l'aspect superficiel.
GLC, GHC, GC : perte partielle ou totale de la surface d'origine.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN**SUGGESTIONS POUR UNE POSE ET UN NETTOYAGE CORRECTS****▲ POSE**

Au moment de la réception du matériau, et de toute façon avant la pose, il est important de vérifier soigneusement le ton, le calibre et le choix du matériau, car aucune réclamation sur le matériau déjà posé, dont les défauts étaient visibles avant la pose, ne pourra être acceptée. Pour obtenir le meilleur résultat esthétique avec des produits au coefficient de dénuancage $\geq V2$, il faut poser le matériau en choisissant des pièces provenant de plusieurs boîtes de manière à obtenir un parfait mélange.

Pour les produits veinés, comme pour les pierres naturelles, il est recommandé de disposer la veinure des plaques de manière à obtenir le meilleur effet esthétique et chromatique. La pose peut être réalisée aussi bien par poudrage de ciment qu'avec de la colle, en utilisant des adhésifs spécifiques aux prestations élevées pour le grès cérame. La pose avec de la colle est conseillée car celle-ci offre de plus grandes garanties en matière de tenue, notamment dans le cas de grands formats (supérieurs à 45 x 45 cm).

Il est rappelé que, lors de la pose, la sous-couche doit être stable, sèche et mûre, non gelée et pas excessivement chaude. Il est toutefois recommandé de suivre les instructions des producteurs des matériaux pour sous-couches et adhésifs spécifiques utilisés. Les adhésifs à base de ciment doivent être appliqués à une température ambiante, comprise en général entre +5°C et +30/35°C.

Il est également conseillé, pour la pose, de respecter les temps techniques indiqués par les fabricants des adhésifs utilisés. Mirage recommande de prêter une attention particulière à l'utilisation d'acides tamponnés durant la phase de nettoyage plus spécifiquement avec les produits CP, WA, JW et OX 01 NAT. Ces matériaux pourraient causer des dommages superficiels si l'acide n'est pas rapidement enlevé et s'il reste accidentellement des traces ou des gouttes du composé eau/acide utilisé pour le nettoyage après la pose.

Toutes les surfaces LUC nécessitent d'une utilisation d'outils non abrasifs durant la phase de nettoyage, afin d'éviter les opacifications et les rayures de la surface LUC.

▲ NETTOYAGE QUOTIDIEN
Après avoir effectué le nettoyage "après la pose" (chapitre précédent), il est vivement déconseillé, pour le nettoyage quotidien, d'utiliser des cires, des savons huileux et imprégnants et des traitements variés (hydrofuges et oléophobes) sur le produit en grès cérame, dont l'application n'est pas nécessaire. Il arrive souvent que certains détergents vendus dans le commerce renferment des cires et des additifs brillants qui, au bout de nombreux lavages, peuvent déposer sur le sol des parties brillantes.

Les produits Mirage, bien qu'étant des matériaux très résistants, peuvent être façonnés (pour la réalisation de tops, d'escaliers...), perforés pour l'installation d'installations technico-sanitaires en utilisant des disques diamantés et des outils pour le grès cérame.

Dans les environnements de grande dimension, il est absolument nécessaire de placer des joints de dilatation avec régularité, tandis que pour les petits environnements, il est suffisant de laisser un léger espace entre les carreaux et les murs périphériques. La plinthe s'occupera ensuite de couvrir l'espace tout en conservant un aspect de finition. Il est toutefois recommandé de suivre les conseils/suggestions du concepteur ou du directeur de chantier.

Pour l'utilisation de stucs époxydiques, d'ajouts de résines ou similaires, il est conseillé d'effectuer un essai réel de nettoyage. Pour un plus bel effet esthétique, l'utilisation de stucs en harmonie de couleur avec le carreau afin de réduire le contraste (ex. carreau blanc et stuc noir) est suggérée, notamment pour les produits rodés et polis.

Après le stucage des carreaux en grès cérame, il est important, lorsque le stuc est encore frais, d'enlever immédiatement, de manière soignée, avec beaucoup d'eau et une éponge, le stuc en excès.

Il est également indispensable, quelques jours après la pose, d'effectuer le nettoyage de fond en utilisant des acides tamponnés (voir les indications après la pose) afin de faire fondre et de retirer complètement tous les résidus issus de la pose. Les produits suivants peuvent être utilisés :

- DETERDEK FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com
- DELTA PLUS KERAKOLL - www.kerakoll.com
- KERANET MAPEI - www.mapei.it
- SERVICE SOLVACID GEAL - www.geal-chim.it
- DISYCOTT FABER - www.fabberchimica.com
- BONACLEAN BONASYSTEM - www.bonasystemsitalia.it
- STONETECH® CLEANER ACID - LATICRETE - www.laticrete.com

▲ NETTOYAGE "APRÈS LA POSE"

Le nettoyage "après la pose" est obligatoire en fin de chantier. Le retrait inadéquat ou tardif des résidus du stucage utilisé pour les joints peut laisser des aureoles difficiles à enlever et créer sur le sol un film de ciment capable d'absorber toute forme de saleté et donnant alors l'impression que le matériau se salit. Il est indispensable de faire fondre et d'éliminer complètement ces résidus en utilisant des acides tamponnés dilués dans de l'eau (lire les instructions d'utilisation sur les emballages des produits utilisés) qui devront être totalement enlevés par la suite, rapidement, en rincant abondamment tout le sol de manière à éviter que demeurent des résidus ou des gouttes sur le sol pouvant endommager les carreaux.

Le produit devra être laissé agir sur le sol mouillé, sans l'essuyer et en le frottant avec des chiffons incolores. Puis, il devra être rincé abondamment avec de l'eau pour s'assurer que le sol est dépourvu de résidus de détergents. L'opération pourra être répétée si cela est nécessaire.

Il est suggéré d'effectuer un lavage préliminaire sur une surface échantillon de plusieurs mètres carrés. Dans le cas d'un résultat positif, le nettoyage pourra être étendu à toute la surface.

Après avoir effectué le lavage décrit ci-dessus, il est nécessaire d'effectuer un

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**ABSORCIÓN DE AGUA
ISO 10545-3**

Mirage propone en el mercado materiales con coeficientes de absorción reducidos al mínimo, gracias a estándares productivos y cualitativos de altísimo nivel que garantizan compacidad y un reducido grado de porosidad. El valor indicado en las tablas técnicas representa el porcentaje de absorción de agua en relación con la masa.

**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
ISO 10545-4**

El valor expresado permite analizar la capacidad del azulejo de soportar esfuerzos estáticos y dinámicos en las condiciones de prueba.

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
ISO 10545-6**

La prueba se lleva a cabo sobre superficies no esmaltadas (UGL) con el fin de determinar la cantidad de material que se desprende tras la acción de un disco abrasivo (150 vueltas). Cuanto menor es la cantidad del material desprendido por el disco, más resistente es el producto cerámico.

**RESISTENCIA A LAS HELADAS
ISO 10545-12**

Los productos de exteriores están especialmente sujetos a deterioros por efecto de la helada, ya que, en caso de que el agua posiblemente absorbida se convierta en hielo, puede producirse la rotura del azulejo. Gracias a la compacidad y a la baja porosidad de los productos Mirage, éstos no sufren ningún daño por la helada.

**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
ISO 10545-13**

El análisis de laboratorio es capaz de determinar la resistencia química de superficies esmaltadas (GL) y no esmaltadas (UGL) mediante la utilización de ácidos y bases de baja y alta concentración.

He aquí la clasificación consiguiente:

Productos no esmaltados (UGL):

ULA, UHA, UA: ningún efecto visible.
ULB, UHB, UB: efectos visibles en los bordes cortados.
ULC, UHC, UC: efectos visibles en los bordes cortados, en los bordes no cortados y en la superficie del azulejo.

Productos esmaltados (GL):

GLA, GHA, GA: ningún efecto visible.
GLB, GHB, GB: modificación del aspecto de la superficie.
GLC, GHC, GC: pérdida parcial o total de la superficie original.

**DESLIZAMIENTO****1_DIN 51130**

Para realizar esta prueba, un operador se coloca sobre una superficie horizontal revestida de azulejos y rociada de aceite. Dicha superficie es inclinada hasta que el operador, con un calzado específico, empieza a deslizarse. La clasificación consiguiente es establecida por el ángulo de inclinación de la superficie revestida en el momento del deslizamiento:

a <6°	no clasificados
6° a ≤10°	R9
10° a ≤19°	R10
19° a ≤27°	R11
27° a ≤35°	R12
a >35°	R13

2_DIN 51097

Por medio de este procedimiento, se establece la conformidad del azulejo para la colocación en locales en los que se camina con los pies descalzos.

Sobre una superficie horizontal, los azulejos colocados se mojan con una solución (1 g/l de agente mojante + agua). Se inclina la superficie hasta que el operador (que camina con los pies descalzos) empieza a deslizarse; los ángulos correspondientes al deslizamiento determinan la siguiente clasificación:

a <12°	no clasificados
12° a ≤18°	A
18° a ≤24°	B (A+B)
a ≥24°	C (A+B+C)

3.ASTM C 1028

La prueba, efectuada tanto con superficies secas como con superficies mojadas con agua, prevé el uso de un elemento deslizante (neótilte) cargado con un peso preciso y colocado en posición estática sobre el azulejo. Luego se aplica al cuerpo una fuerza horizontal y, con la ayuda de un dinamómetro, se cuantifica la fricción hallada por éste para iniciar el movimiento.

Fc <0,50	resistencia dudosa
0,50≤Fc <0,60	resistencia condicionada
Fc ≥0,60	resistente

**RESISTENCIA A LAS MANCHAS
ISO 10545-14**

Se ponen en contacto con el azulejo tres elementos distintos (aceite, solución de yodo y verde cromo) durante 24 horas, tras las cuales se procede a la limpieza:

CLASE 5

La mancha se elimina con agua caliente utilizada durante 5 minutos.

CLASE 4

La mancha se elimina con la ayuda de un detergente neutro débil y de una esponja no abrasiva.

CLASE 3

La mancha se elimina con la ayuda de un detergente básico que contiene abrasivo y con un cepillo rotativo de cerdas duras.

CLASE 2

La mancha se elimina con la ayuda de un disolvente adecuado dejado 24 horas sobre la mancha.

CLASE 1

La mancha no se elimina.

CARACTERÍSTICAS DEL GRES PORCELANICO

El Gres Porcelánico Mirage es un producto totalmente natural. La mezcla de materias primas naturales en varios colores por casualidad controlada supera la repetitividad típica de los productos artificiales: cada losa es única, por lo tanto, en cuanto a vetas y combinaciones de colores, sin presentar los excesos típicos de muchas piedras naturales.

- Los tamaños básicos y las piezas especiales pueden suministrarse en tonalidades autónomas. Las posibles pequeñas variaciones de calibre están dentro de las tolerancias admitidas;
- Las pequeñas puntos presentes a veces forman parte de la naturalidad del material;
- Los productos de segundas calidades o fuera de producción se darán por "totalmente aceptados" y no se aceptarán reclamaciones;
- Para obtener el mejor resultado estético con los productos con un coeficiente de destonificación ≥ V2, colocar el material sacando las piezas de varias cajas, para conseguir así una óptima mezcla.

DOCUMENTACIÓN

Mirage Granito Cerámico S.p.A. se reserva la facultad de aportar variaciones a los productos ilustrados en este catálogo por necesidades de producción o con el fin de mejorar su calidad. Las muestras son puramente indicativas. Los embalajes y pesos indicados podrán variar por necesidades de producción. Consultar con los departamentos comerciales al realizar el pedido.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO**SUGERENCIAS PARA UNA COLOCACIÓN Y UNA LIMPIEZA CORRECTAS****▲ COLOCACIÓN**

Es importante, al recibir el material, y en cualquier caso antes de la colocación, comprobar atentamente el tono, el calibre y la calidad del material, pues no se aceptarán reclamaciones de material una vez colocado y cuyos defectos fueran visibles antes de la colocación.

Para obtener el mejor resultado estético con los productos con un coeficiente de destonificación ≥ V2, colocar el material sacando las piezas de varias cajas, para conseguir así una óptima mezcla. Para los productos con vetas, como las piedras naturales, se recomienda disponer las vetas de las losas de manera que se obtenga el mejor efecto estético y cromático. La colocación podrá efectuarse tanto con capa de cemento como con adhesivo, utilizando adhesivos específicos de elevadas prestaciones para gres porcelánico. Se aconseja la colocación con adhesivo, ya que ofrece mayores garantías de estanqueidad, sobre todo en los tamaños grandes (mayores de 45 x 45).

Se recuerda que, al efectuar la colocación, la base deberá ser estable, estar seca y fraguada, no debiendo estar helada ni excesivamente caliente; es necesario, en cualquier caso, seguir las instrucciones de los fabricantes de los materiales para bases y adhesivos específicos utilizados. Los adhesivos a base de cemento deberán aplicarse a temperatura ambiente, y, en general, a una temperatura comprendida entre +5°C y +30/35°C. También para la colocación se aconseja respetar los tiempos técnicos indicados por los fabricantes de los adhesivos empleados. Para elegir los adhesivos más aptos para la colocación del gres porcelánico Mirage se tendrá en cuenta la normativa europea actualmente en vigor EN12004.

Durante la colocación, es necesario no marcar la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, sobre todo si se trata de productos pulidos. Los productos Mirage, aun siendo materiales muy resistentes, podrán ser perforados (para realizaciones de encimeras, escaleras, ...) y perforados para el montaje de instalaciones técnico-sanitarias utilizando discos diamantados y equipos especiales para gres porcelánico.

▲ JUNTAS Y REJUNTADOS

La anchura de la junta podrá variar en función de las dimensiones de las baldosas y del uso previsto del pavimento. Se desaconseja la colocación con junta unita; se aconseja efectuar la colocación con una junta mínima de 2-3 mm (este tipo de colocación permite un mayor agarre del material de rejuntado en los lados de las losas, una mayor absorción de posibles movimientos de la base y una compensación de las losas). En los ambientes grandes, es absolutamente necesario disponer juntas de dilatación con regularidad; en los ambientes pequeños, sin embargo, es suficiente dejar una ligera separación entre la parte embaldosada y las paredes perimetrales. El rodapié cubrirá luego esa separación, dando un aspecto de acabado. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta los consejos y sugerencias del proyectista o jefe de obra.

Para la utilización de materiales epoxi de rejuntado, adiciones de resinas o similares, se aconseja efectuar previamente una prueba real de limpieza. Para conseguir un resultado estético mejor, se sugiere utilizar materiales de rejuntado a juego con el color de la baldosa, con el fin de reducir el contraste (por ej. baldosa blanca material de rejuntado negro), sobre todo si se trata productos lapeados y pulidos.

Es importante, después del rejuntado de las baldosas de gres porcelánico, y cuando el material de relleno de las juntas todavía está fresco, quitar inmediatamente, con la ayuda de una esponja y agua abundante, el material de relleno en exceso.

Es indispensable, de todos modos, algunos días después de la colocación, efectuar una limpieza a fondo con ácidos taponados (ver indicaciones para después de la colocación), con el fin de disolver y retirar completamente todos los residuos de la obra. Podrán utilizarse productos como:

- DETERDEK FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com
- DELTA PLUS KERAKOLL - www.kerakoll.com
- KERANET MAPEI - www.mapei.it
- SERVICE SOLVACID GEAL - www.geal-chim.it
- DISYCOTT FABER - www.fabercimica.com
- BONACLEAN BONASYSTEM - www.bonasystemitalia.it
- STONETECH® CLEANER ACID - LATICRETE - www.laticrete.com

▲ LIMPIEZA "DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN"

La limpieza "después de la colocación" es obligatoria al final de la obra.

Una eliminación inadecuada o tardía de los residuos del material de rejuntado utilizado puede dejar cercos difíciles de quitar y crear sobre el pavimento una película de cemento capaz de absorber toda forma de suciedad, dando así la impresión de que es el material el que se ensucia. Es indispensable disolver y eliminar por completo dichos residuos utilizando ácidos taponados diluidos en agua (leer las instrucciones de uso en los envases de los productos utilizados), que deberán ser removidos luego totalmente, en breve tiempo, aclarando con agua abundante todo el pavimento, con el fin de evitar que permanezcan residuos o gotas en el pavimento que pudieran dañar las baldosas.

Deberá dejarse actuar el producto sobre el pavimento mojado, sin que se seque y frotándolo con trapos incoloros; luego se aclarará con agua abundante para asegurarse de que el pavimento quede libre de residuos de detergentes. La operación podrá repetirse si es necesario.

Se recomienda efectuar una limpieza previa sobre una superficie de muestra de algunos metros cuadrados; si el resultado es positivo, podrá limpiablese toda la superficie.

Una vez efectuada la limpieza mencionada arriba, habrá que realizar una limpieza básica o alcalina utilizando detergentes desengrasantes, ya que la limpieza ácida puede dejar huellas descoloridas en el pavimento que podrían contribuir a retener la suciedad. Asimismo, y de manera específica, Mirage recomienda en los productos CP, WA, JW y OX 01 NAT prestar especial atención al uso de ácidos taponados durante la fase de limpieza; estos materiales podrán sufrir daños superficiales en caso de que el ácido no fuera retirado en breve tiempo y en caso de que permanecieran accidentalmente huellas o gotas del compuesto agua/ácido utilizado para la limpieza después de la colocación.

Todas las superficies LUC requieren el empleo de utensilios no abrasivos durante la fase de limpieza, para evitar opacificaciones y arranques de la superficie.

▲ LIMPIEZA DIARIA

Una vez efectuada la limpieza "después de la colocación" (capítulo anterior), **se desaconseja vivamente para la limpieza diaria el uso de ceras, jabones oleosos, productos de impregnación y tratamientos varlos (repelentes al agua y al aceite) sobre el producto de gres porcelánico**, dado que su aplicación no es necesaria. Algunos detergentes existentes en el mercado contienen a menudo ceras y aditivos abrillantadores que, tras varios lavados, pueden dejar en el pavimento patinas brillantes. A veces basta sólo una gota de bebidas como Coca Cola, agua, vino etc... para eliminar dicha patina, restableciendo el aspecto original de la baldosa y causando en algunas zonas el efecto mancha. En caso de ceras, habrá que desencoger el pavimento, en primer lugar, utilizando los productos desencogentes apropiados para las ceras aplicadas, siguiendo las instrucciones del fabricante. En caso de patinas creadas por jabón, cal y suciedad, habrá que utilizar, sin embargo, un detergente ácido diluido adecuadamente en agua (leer las instrucciones en la etiqueta del producto).

Conviene señalar que el **ácido Fluorídrico (HF)** y derivados pueden dañar el gres porcelánico de forma irremediable. **Para la limpieza ordinaria, Mirage aconseja el uso de lejía y amoníaco, diluidos adecuadamente en agua**; en caso de gres porcelánico con superficie pulida, se sugiere secar el pavimento para evitar que se vean cercos.

▲ LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS

En caso de manchas especiales y/o especialmente persistentes, se aconseja el uso de detergentes específicos, como se indica mejor en la tabla correspondiente de "Productos para la limpieza" propuesta en la pág. 480. Además, no hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha es más **fácil si se lleva a cabo cuando ésta todavía está fresca**.

Es importante realizar siempre una prueba previa antes de usar productos detergentes, especialmente si se trata de gres porcelánico lapeado o pulido.

▲ SUELOS ELEVADOS

En caso de suelos elevados, no está permitido utilizar agua abundante; por lo tanto, se recomienda emplear un trapo bien escurrido. Las limpiezas ordinarias deberán efectuarse utilizando trapos apropiados, agua templada y detergente, limitando al máximo la cantidad de agua sobre el panel. En caso de manchas, podrán utilizarse productos concentrados directamente sobre ellas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL**

Gres porcelánico fino de calidad superior, homogéneo en todo su espesor. Fabricante: MIRAGE® GRANITO CERAMICO® S.p.A., Pavullo (MO) – ITALIA

Se trata de losas de Granito Cerámico, de masa compacta, compuestas por arcillas nobles, curazos, feldespatos y óxidos metá

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
ISO 10545-3

Mirage выпускает материалы с минимальным коэффициентом поглощения за счет высочайших стандартов производства и качества, обеспечивающих компактность и низкую степень пористости продукции. Приведенные в технических таблицах параметры обозначают процент поглощения изделиями воды относительно их массы.

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ
ISO 10545-4

Указанные значения позволяют оценить способность плитки выдерживать статические и динамические нагрузки в условиях испытания.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРИАНИЮ
ISO 10545-6

Испытание проводится на неглазурованной поверхности плитки (UGL) в целях определения количества материала, истираемого под воздействием вращающегося абразивного диска (150 об/мин). Чем прочнее керамическое изделие, тем меньше объем удаленного диском материала.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ISO 10545-12

Изделия для наружной укладки подвергаются износу в результате заморозков, так как в случае поглощения плиткой воды она замерзает, и плитка растрескивается. На изделия Mirage мороз не оказывает никакого воздействия, поскольку они отличаются компактностью и низкой пористостью.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ISO 10545-13

С помощью лабораторных анализов можно определить устойчивость глазурованных (GL) и неглазурованных (UGL) поверхностей плитки к воздействию кислот и основ низкой и высокой концентрации. Классификация керамики по устойчивости к химическим агентам.

Неглазурованные изделия (UGL):

ULA, UHA, UA: отсутствие видимого воздействия
ULB, UHB, UB: видимое воздействие на обрезанных кромках
ULC, UHC, UC: видимое воздействие на обрезанных и не обрезанных кромках и на рабочей поверхности

Глазурованные изделия (GL):

GLA, GHA, GA: отсутствие видимого воздействия
GLB, GHB, GB: изменение внешнего вида поверхности частичная или полная потеря изначальной поверхности
GLC, GHC, GC: частичная потеря изначальной поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНITA

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНITA

Керамогранит Mirage является совершенно натуральным материалом.

Регулируемое человеком "случайное" смешение натурального сырья разных цветов предупреждает повторяемость дизайна поверхности, присущую искусственным изделиям: в результате каждая плита уникальна по рисунку прожилок и сочетанию оттенков, но без избыточности, что часто отличает натуральные камни.

- Базовые форматы плитки и специальные изделия могут поставляться других цветов. Небольшие расхождения по размеру допускаются по закону.

Легкие точки на поверхности материала подчеркивают его естественность.

- Продукция не первого сорта и изделия, снятые с производства, продаются по принципу "проверены и приняты", по ним рекламации не принимаются.

- Для наилучшего эстетического результата плитки с коэффициентом цветовой градации $\geq V2$ рекомендуется укладывать её из нескольких коробок одновременно, чтобы добиться оптимального смешения оттенков.

Плитка с прожилками, как и натуральные камни, должна укладываться так, чтобы вид и цвет прожилок максимально украшали керамическую поверхность. Укладка материала может выполняться как на цементный раствор, так и на клей при использовании специальных высокоеффективных клеевых составов для керамического гранита. Укладка на клей лучше, поскольку она гарантирует наибольшую герметичность материала, особенно крупноформатных плит (больше 45 x 45).

В момент укладки основание должно быть прочным, сухим, твердым, не заледеневшим и не слишком теплым; рекомендуется придерживаться инструкций изготовителей клея и материалов для подготовки основания. Клеевые составы на цементной основе выкладываются при комнатной температуре от +5°C до +30/35°C.

При этом необходимо также соблюдать соответствующие параметры времени, указанные изготовителями плиточного клея.

Наиболее пригодные для укладки керамогранита компании Mirage клеевые составы определяются на основании действующих европейских стандартов EN12004.

Во время укладки на поверхности материала, особенно на полированной плитке, не рекомендуется делать отметки карандашом (графит) или несмываемым фломастером.

Несмотря на то, что изделия Mirage отличаются высокой прочностью, можно менять их профиль (для создания верхних поверхностей, лестниц и пр.) и делать в них отверстия для установки сантехнического оборудования с помощью специальных алмазных дисков и инструмента для работы с керамогранитом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Компания Mirage Granito ceramico SpA оставляет за собой право вносить изменения в приведенные в каталоге

изделия в силу производственных потребностей или в целях повышения качества продукции. Образцы служат только в качестве примера продукции. Тип и вес упаковки может быть изменен применительно к нуждам производства. В момент заказа обращайтесь в коммерческий отдел компании.

- A <12° не классифицируется
- 12° ≤ A ≤ 18° A
- 18° ≤ A ≤ 24° B (A+B)
- A ≥ 24° C (A+B+C)

3. ASTM C 1028

Испытание, проводимое как на сухих, так и на смоченных водой поверхностях, предусматривает использование скользящего предмета (неолит) определенной массы, поставленной на керамическую плитку в статическом положении. Затем в горизонтальной плоскости к предмету прикладывается сила и динамометром определяется трение в начале его движения.

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| Fc < 0,50 | сомнительное сопротивление |
| 0,50 ≤ Fc < 0,60 | обусловленное сопротивление |
| Fc ≥ 0,60 | сопротивление |

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН
ISO 10545-14

Три разных вещества (растительное масло, йодный раствор и зеленый хром) наносятся на плитку и остаются на ее поверхности в течение 24 часов, после чего составы удаляются.

КЛАСС 5
Пятно смывается проточной горячей водой в течение 5 минут.КЛАСС 4
Пятно смывается слабым нейтральным моющим средством и не царапающей губкой.КЛАСС 3
Пятно смывается основным моющим средством с абразивными элементами и врачающейся щеткой с жесткой щетиной.КЛАСС 2
Пятно смывается специальным растворителем, воздействующим на пятно в течение 24 часов.КЛАСС 1
Пятно не смывается.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УКЛАДКЕ И ЧИСТКЕ

▲ ЧИСТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ

По завершении строительных работ обязательно должна выполняться чистка плитки после укладки.

Несоответствующее или запоздалое удаление остатков использованной для швов замазки может привести к образованию на полу трудных для устранения разводов и цементной пленки, которая впитывает любые загрязнения

и создает впечатление грязной керамики. Необходимо растворить и полностью удалить оставшуюся замазку разведенным в воде кислотным раствором (предварительно ознакомьтесь с инструкциями изготовителя на упаковке), который затем должен быть быстро смыв большим количеством воды во избежание повреждения плитки.

Плитка с прожилками, как и натуральные камни, должна укладываться так, чтобы вид и цвет прожилок максимально украшали керамическую поверхность. Укладка материала может выполняться как на цементный раствор, так и на клей при использовании специальных высокоеффективных клеевых составов для керамического гранита. Укладка на клей лучше, поскольку она гарантирует наибольшую герметичность материала, особенно крупноформатных плит (больше 45 x 45).

В момент укладки основание должно быть прочным, сухим, твердым, не заледеневшим и не слишком теплым; рекомендуется придерживаться инструкций изготовителя клея и материалов для подготовки основания. Клеевые составы на цементной основе выкладываются при комнатной температуре от +5°C до +30/35°C.

При этом необходимо также соблюдать соответствующие параметры времени, указанные изготовителями плиточного клея.

Наиболее пригодные для укладки керамогранита компании Mirage клеевые составы определяются на основании действующих европейских стандартов EN12004.

Во время укладки на поверхности материала, особенно на полированной плитке, не рекомендуется делать отметки карандашом (графит) или несмываемым фломастером.

Несмотря на то, что изделия Mirage отличаются высокой прочностью, можно менять их профиль (для создания верхних поверхностей, лестниц и пр.) и делать в них отверстия для установки сантехнического оборудования с помощью специальных алмазных дисков и инструмента для работы с керамогранитом.

▲ ШВЫ И ЗАМАЗКИ

Ширина шва зависит от размеров плитки и назначения пола. Бесшовная укладка не рекомендуется; предпочтение следует отдавать укладке с минимальным швом 2-3 мм (такой тип укладки обеспечивает наилучший прихват герметика на боковинах плит, более эффективное поглощение колебаний подстилающего слоя и компенсацию плит).

В помещениях большой площади совершенно необходимо на равных участках создавать температурные швы, а в маленьких помещениях достаточно оставить небольшой зазор между выложенными плиткой поверхностью и периметральными стенами. Такой зазор покрывается затем плинтусом, придавая помещению завершенный вид. Всегда придерживайтесь советов и рекомендаций проектировщика или прораба.

Перед использованием эпоксидных замазок с добавлением полимеров или других составов рекомендуется предварительно попробовать их на возможность очистки. Для получения более красивого эстетического результата замазки должны подбираться в тон к плитке, чтобы уменьшить контраст между двумя материалами (например, белая плитка и черная замазка), особенно при укладке частично и полностью полированной плитки.

Сразу после замазывания швов между плитками из керамического гранита необходимо аккуратно удалить избыток еще свежей замазки губкой с большим количеством воды.

Через несколько дней после укладки произведите тщательную очистку поверхности кислотным раствором (см. Указания после укладки), чтобы растворить и полностью удалить все загрязнения. Можно использовать следующие составы:

- DETERDEK FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com
- DELTA PLUS KERAKOLL - www.kerakoll.com
- KERANET MAPEI - www.mapei.it
- SERVICE SOLVACID GEAL - www.geal-chim.it
- DISYCOTT FABER - www.faberchimica.com
- BONACLEAN BONASYSTEM - www.bonasystemsitalia.it
- STONETECH® CLEANER ACID - LATICRETE - www.laticrete.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Однородный по всей толщине керамический гранит высшего качества.

Производитель: MIRAGE® GRANITO CERAMICO® SpA, Павулло (Модена) – ИТАЛИЯ

Компактные в массе плиты керамического гранита созданы с использованием благородных глин, кварцев, полевых шпатов и кальцинированных оксидов (без добавления клея, полимеров и присадок); плиты прессуются под давлением 450 кг/см² и полностью спекаются при температуре 1200°C.

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

Разновидности поверхности отделки

- 1) Bocciardato
- 2) Silk
- 3) Grip
- 4) Naturale
- 5) Scalpellato
- 6) Radiale
- 7) Matte
- 8) Spazzolato
- 9) Strutturato
- 10) Lucido
- 11) Pearl

Процессы частичной и полной полировки (10) выполняются механически алмазными шлифовальными кругами с водой без добавления химических компонентов.

ФОРМАТЫ И РАЗМЕРНЫЕ ДОПУСКИ

Форматы разделены на размерные группы и выбраны согласно стандартам качества предприятия, соответствующими и превышающими нормативные требования EN 14411 - G.

Средние допустимые значения производимой компанией плитки:

Длина и ширина	± 0,3%
Толщина	± 5,0%
Прямоугольность углов	± 0,3%
Ортогональность	± 0,2%
Плоскость	± 0,2%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (средние значения)

- Водопоглощение: < 0,1 %
- Устойчивость на изгибе: 46-65 Н/мм²
- Устойчивость к глубокому истирианию: <147 мм²
- Морозостойкость по стандарту: EN ISO 10545-12
- Устойчивость к воздействию химреагентов по стандарту EN ISO 10545-13
- Устойчивость на изломе: 2000 Н - 3000 Н - 13000 Н.

Перечисленные технические параметры относятся к плитке первого сорта и соответствуют стандарту EN 14411 (по заказу предоставляются сертификаты).

Другие материалы, представляемые в качестве альтернативы к керамическому граниту Mirage, не должны быть изготавлены на базе низкокачественных технологий и не должны иметь более низкие технические характеристики.

Требования к компании, производящей укладку

Поставка и укладка на клей, ширина швов 2-3-4 мм в зависимости от формата.

Изделие: гомогенный по всей толщине МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

Цвет: _____

Арт. №.: _____

Формат: _____

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

技术规格	瓷质砖特点	使用和保养说明	技术规格
 吸水率 ISO 10545-3	Mirage 瓷质砖是完全天然的产品。 各种颜色的天然原材料的受控随机性混合，超越了人工制品的典型重复性：因此，每块板材的纹理和颜色组合均独一无二，而不呈现许多天然石材的典型过量。	正确施工和清洁贴士 <p>▲ 施工</p> <p>在收到材料并在施工前，必须细致检查材料的色调、尺寸和选择。因为已铺贴的材料将不能接受索赔，即使在铺贴前已有明显缺陷。</p> <p>遮阳系数为 $\geq V2$ 的产品要获得最佳的美观效果，可以从多个箱子取用瓷砖进行铺贴，以获得最佳的混合。</p> <p>对于有纹理的产品，如天然石材，建议排列板材的纹理，获得最佳的美观和色彩效果。铺贴时可以通过水泥粉或者胶水来实现，并使用高性能的瓷砖专用粘合剂。建议采用胶水铺贴，因为它提供更大的密封保证，特别是大尺寸（大于 45×45）瓷砖。</p> <p>切记在施工时，基材必须是稳定、干透、成熟、不冻结、不过热，但无论如何，仍必须遵循所用基材和专用粘合剂的制造商的说明。水泥粘合剂必须在室温下应用，并且一般介于 $+5^{\circ}\text{C}$ 至 $+30/35^{\circ}\text{C}$ 之间。</p> <p>铺贴时还建议遵循所用粘合剂的制造商指定的技术时间范围。铺贴 Mirage 瓷质砖的最适合粘合剂，可以根据现行欧洲标准 EN 12004 而识别。</p> <p>在铺贴期间，切勿使用铅笔（石墨）或不掉色的记号笔在材料的表面上进行标注，尤其是抛光产品。</p> <p>Mirage 产品，尽管是非常结实的材料，但可使用瓷砖专用的金刚石磨盘和设备而成型（用于铺贴工作台面，楼梯……）、钻孔，方便安装各种技术/卫生设备。</p> <p>文件</p> <p>Mirage Granito ceramico SpA 公司保留出于生产需要或提高质量的目的而修改本目录所示产品的权利。</p> <p>样品仅供参考。</p> <p>标示的包装和重量可能出于生产需要而有所变化。</p> <p>在订货时请咨询销售部。</p>	材料的说明 优质精细瓷质砖，整体厚度均匀 制造商: MIRAGE GRANITO CERAMICO SpA, Pavullo (MO) - ITALIA
 抗弯曲性 ISO 10545-4	1_DIN 51130 在此项测试中，操作员置身于一个铺贴了瓷砖并洒了油的水平表面上。该平面将倾斜，直至穿着了特殊鞋履的操作员开始打滑。分级由在打滑瞬间铺砖平面的倾斜角而确定：	<p>· 基本规格砖和特殊件可以自有色调提供。如有任何微小的口径变化，将在法定公差范围内；</p> <p>· 有时存在的轻微斑点，是材料天然性的组成部分；</p> <p>· 次品或停产的产品被视为“已看过并接受”，因此不接受索赔；</p> <p>· 遮阳系数为 $\geq V2$ 的产品要获得最佳的美观效果，可以从多个箱子取用瓷砖进行铺贴，以获得最佳的混合。</p>	表面光洁度 表面处理可以是： 1) Bocciardato (荔枝面) 2) Silk 3) Grip 4) Naturale (天然) 5) Scalpellato 6) Radiale (径切木纹) 7) Matte (哑光) 8) Spazzolato (打磨) 9) Strutturato (结构纹) 10) Lucido (闪亮) 11) Pearl
 耐磨损性 ISO 10545-6	2_DIN 51097 通过这个程序，确定瓷砖符合在赤脚行走的场所中铺贴的要求。在水平表面上，铺贴的瓷质砖用溶剂（1克/升的润湿剂+水）润湿。该表面被倾斜，直至操作员（赤脚行进）开始打滑；与打滑对应的角度确定以下分级：	<p>文件</p> <p>Mirage Granito ceramico SpA 公司保留出于生产需要或提高质量的目的而修改本目录所示产品的权利。</p> <p>样品仅供参考。</p> <p>标示的包装和重量可能出于生产需要而有所变化。</p> <p>在订货时请咨询销售部。</p>	尺寸和尺寸公差 尺寸根据内部质量标准而按口径和选择而划分，在任何情况下，符合甚至优于 EN 14411 - G 标准。
 耐霜冻性 ISO 10545-12	3_ASTM C 1028 此项试验在干燥表面和用水弄湿的表面上进行，包括使用一个加载了精确的重量并在瓷砖上处于静态位置的滑动元件（人造硬橡胶）。然后在砖身施加一个水平力，并通过一个测力计，将其遇到的摩擦量化，以开始运动。	<p>▲ 接缝和填缝</p> <p>砖缝的宽度可能会根据瓷砖大小和地砖用途的不同而有所变化。不建议无缝铺贴，而建议以最小 $2-3\text{mm}$ 的接缝铺贴（这种类型的铺贴允许填缝剂在板材的两侧有更大的附着力、对基底的可能移动有较大的吸收力，并可对板材进行补偿）。</p> <p>在大面积的环境中，绝对必须定位有规律的伸缩缝；而对于面积较小的环境，在瓷砖和周围的墙壁之间隔开少许就足够了。然后踢脚板将遮盖分隔，赋予一种完美的外观。不过仍须听从设计师或施工现场主管的意见/建议。</p> <p>对于添加了树脂之类的环氧树脂填缝剂的使用，建议预先进行实际清洗测试。为了获得更大的美观价值，我们建议使用与瓷砖颜色接近的填缝剂，以减小对比度（例如，白色瓷砖黑色填缝剂），尤其是半抛光和抛光产品。</p> <p>瓷砖填缝后，重要的是，应趁着填缝剂还新鲜，立即用海绵和大量的水细致清除多余的填缝剂。</p> <p>不过，铺贴数日后，仍须通过使用缓冲酸（见施工后清洁说明）进行深度清洁，以便溶解并完全清除所有的工地残余物。可以使用下列产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> • DETERDEK FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com • DELTA PLUS KERAKOLL - www.kerakoll.com • KERANET MAPEI - www.mapei.it • SERVICE SOLVACID GEAL - www.geal-chim.it • DISYCOTT FABER - www.faberchimica.com • BONACLEAN BONASYSTEM - www.bonasystemsitalia.it • STONETECH® CLEANER ACID LATICRETE - www.laticrete.com 	技术数据 (平均值) <ul style="list-style-type: none"> · 吸水率: <0.1% · 弯曲强度: 46-65牛顿/平方毫米 · 耐磨损深: <147立方毫米 · 抗冻性符合 EN ISO 10545-12 · 耐化学性符合以下标准: EN ISO 10545-13 · 拉伸强度 (分别涉及9毫米 - 10毫米 - 20毫米的厚度): 2000牛 - 3000牛 - 13000牛 <p>上述技术数据指正品产品，符合 EN 14411 标准 (可按客户要求提供认证)。</p> <p>如有任何替代 Granito Ceramico Mirage 公司产品的材料，它们不应采用替代方法来生产，也不应具有较低的技术特性。</p> <p>向施工公司请求优惠</p> <p>用胶水交付和施工，填缝宽度 $2/3/4$ 毫米，取决于砖块尺寸</p> <p>产品: 整体厚度均匀的精细瓷质砖</p> <p>颜色: _____</p> <p>产品号: _____</p> <p>规格: _____</p> <p>表面: _____</p> <p>数量: _____</p> <p>单价: _____</p> <p>总价: _____</p>
 耐化学性 ISO 10545-13	<p>实验室分析能够通过使用低浓度和高浓度的酸和碱而确定釉面 (GL) 和无釉面 (UGL) 的耐化学性。</p> <p>因此，分类如下：</p> <p>无釉产品 (UGL) :</p> <p>ULA, UHA, UA: 没有明显的影响。</p> <p>ULB, UHB, UB: 在切割边缘有明显的影响。</p> <p>ULC, UHC, UC: 在切割边缘、无切割边缘和工作表面上有明显的影响。</p> <p>釉面产品 (GL) :</p> <p>GLA, GHA, GA: 没有明显的影响。</p> <p>GLB, GHG, UK: 表面的外观发生变化。</p> <p>GLC, GHC, GC: 原始表面部分或全部丧失。</p>	<p>5类 污渍用热自来水在5分钟内清除。</p> <p>4类 污渍用弱中性洗涤剂和非研磨性海绵清除。</p> <p>3类 污渍用含有磨料的碱性洗涤剂和硬毛旋转刷清除。</p> <p>2类 污渍用合适的溶剂在污渍上保留24小时而清除。</p> <p>1类 污渍无法清除</p>	<p>▲ 特殊清洁</p> <p>对于特殊污渍和/或特别顽固的污渍，建议使用在第480页的“清洁产品”表中详细列出的专用清洁剂。此外，谨记任何类型的污渍在新鲜时更容易清除。</p> <p>重要的是在使用清洁产品之前，在瓷砖上进行预先测试，特别是半抛光或抛光瓷砖质。</p> <p>▲ 架空地板</p> <p>在架空地板的情况下，不允许使用大量的水；因此，建议使用一块完全拧干的抹布。</p> <p>需要用合适的抹布、温水和洗涤剂进行日常清洁，最大程度地限制在板材上的水量。不过，在有污渍时，可以在板材上直接使用浓缩产品。</p>

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General sale conditions | Allgemeine Liefer und Zahlungsbedingungen | Conditions générales de vente
Condiciones generales de venta | Условия продажи | 般销售条件

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Rev.1a del 1 Gennaio 2018

A.- MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

A1.- Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente ed ogni loro modifica o deroga deve essere concordata per iscritto.

A2.- Eventuali offerte, accrediti e/o abboni accordati da agenti o da altri intermediari, non sono ritenuti validi se non confermati per iscritto dal Venditore.

A3.- L'Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite di agenti, Ordini scritti che devono contenere l'indicazione dei codici dei Prodotti richiesti, delle quantità, del loro prezzo e della destinazione. L'Ordine inviato dall'Acquirente è irrevocabile.

A4.- La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i) l'Acquirente riceva da parte del Venditore una Conferma scritta via e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine; o (ii) in caso di Conferma inviata dal Venditore contenente condizioni differenti dall'Ordine ricevuto dall'Acquirente quando questi l'accetti per iscritto o comunque non la contesti entro 7 (sette) giorni dalla ricezione; o (iii) in assenza di conferma scritta da parte del Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati e caricati dall'Acquirente.

B.- PREZZI

B1.- Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita concordati di volta in volta si intendono al netto per contanti e per consegna franco stabilimento del Venditore indicato nella Conferma d'Ordine.

C.- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

C1.- L'Acquirente dichiara di aver preso visione ed attenersi al contenuto della seguente documentazione pubblicata nel sito internet aziendale: 1) Istruzioni per Uso e Manutenzione e 2) Schede tecniche.

C2.- Data la intrinseca variabilità del prodotto ceramico, le caratteristiche dei campioni e/o modelli inviati in precedenza dal Venditore all'Acquirente sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.

C3.- Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma d'Ordine, il Venditore non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.

D.- TERMINI DI CONSEGNA

D1.- I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la proroga di essi non può far maturare all'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzazioni, ogni eccezione rimossa.
D2.- Se, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di avviso di merce pronta, l'Acquirente non ritira il materiale, il Venditore si riserva di stabilire discrezionalmente un nuovo termine di consegna.

E.- RESA E SPEDIZIONE

E1.- L'eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diversa da quella concordata in Conferma d'Ordine, deve essere comunicata dall'Acquirente per iscritto entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello previsto per il ritiro presso la sede del Venditore. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la variazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi che la destinazione effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella dichiarata dall'Acquirente, il Venditore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

E2.- Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EXW ai sensi degli Incoterms 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore su mandato dell'Acquirente. In ogni caso i rischi passano all'Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

E3.- Fermo restando l'estremità del Venditore rispetto al contratto di trasporto, il Venditore non potrà essere indicato come "shipper" nella polizza di carico. La comunicazione del peso lordo del container allo spedizioniere, non costituisce alcuna assunzione di responsabilità da parte del Venditore ai fini della Convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea). In nessun caso tale comunicazione potrà essere intesa come VGM (Verified Gross Mass).

E4.- L'Acquirente s'impegna affinché il mezzo inviato presso i magazzini del Venditore sia idoneo al carico in relazione alla natura dei Prodotti. Nel caso il mezzo che si presenta compri significative difficoltà per le operazioni di carico, il Venditore si riserva di addebitare una penale pari al 4% del valore dei prodotti a copertura dei maggiori costi logistici. Se

il mezzo convenuto non è assolutamente idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di negare le operazioni di carico senza che nulla possa essere richiesto dall'Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere diretto e/o indiretto che ne possa derivarne.

E5.- È compito dell'Acquirente incaricare il vettore di controllare i prodotti prima del carico; eventuali osservazioni in relazione all'integrità degli imballi e della rispondenza delle quantità caricate a quelle indicate sul documento di trasporto, devono essere sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni devono essere riportate su tutte le copie dei documenti di trasporto, altrimenti i prodotti caricati s'intendono integri e completi. Ne deriva che il Venditore non si assume alcuna responsabilità in relazione a mancanze o danni dei prodotti non segnalati dal vettore.

E6.- È altresì responsabilità dell'Acquirente incaricare il vettore di verificare le modalità e la stabilità del carico sul mezzo affinché durante il trasporto non si verifichino rotture e affinché siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la circolazione stradale.

F.- PAGAMENTI

F1.- Qualsiasi obbligazione di pagamento deve essere adempiuta presso la sede legale del Venditore. Eventuali pagamenti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al Venditore.

F2.- È fatto divieto all'Acquirente di eseguire il proprio adempimento mediante pagamenti provenienti da paesi diversi dal proprio paese di residenza se trattasi di paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. In caso di violazione di tale divieto, il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto per giusta causa senza che l'Acquirente possa vantare il diritto di ottenere alcun risarcimento per l'eventuale danno subito.

F3.- Eventuali spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico dell'Acquirente. In caso di inadempimento, anche solo parziale, dal giorno fissato per il pagamento decorranno a favore del Venditore gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231.

F4.- Salvo diversi accordi scritti, l'Acquirente si impegna a non comparsa alcun credito, comunque inserito, nei confronti del Venditore.

G.- RECLAMI

G1.- Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 7 delle norme UNI EN ISO 10545-2

G2.- L'installazione e la posa dei Prodotti deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni inerenti le attività da svolgere prima e durante la posa in opera indicate nel documento 1) Istruzioni per l'uso e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore e sulla confezione del prodotto e/o all'interno della stessa. Non sono considerati vizi del Prodotto quelli generati da un'errata installazione e dalla mancata/errata manutenzione (difformi dalle indicazioni fornite nel 1) Istruzioni per l'uso e Manutenzione), da una non idonea destinazione d'uso e/o dalla normale usura nel tempo.

G3.- Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma internazionale EN 14411 (ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili già al momento del loro ricevimento tali da rendere il materiale indoneo all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Rientrano in tale categoria i difetti come definiti nel documento 1) Manuale di Posi, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riconoscono come Vizi Palesi i difetti superficiali, i difetti di decorazione, di lappatura/levigatura, di calibro, di planarità, di ortogonalità-rettilinearità, di spessore, le crepe, le sbecchature, i fuori tono, i toni mescolati e i Prodotti che presentano problemi da taglio/scaglie.

G4.- Nel caso l'Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento e tenere a disposizione del Venditore l'intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredato, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l'Acquirente si rende disponibile a risarcire il Venditore delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).

G5.- I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza della garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.

G6.- L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia

per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.

H.- GARANZIA PER VIZI

H1.- La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti di prima scelta e non ai Prodotti di seconda o terza scelta o di parte d'occasione con prezzi o sconti particolari quando debitamente segnalati in nota nella Conferma dell'Ordine.

H2.- Il Venditore non garantisce l'idoneità dei Prodotti ad usi particolari, ma soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel sito internet nel documento 2) Schede tecniche.

L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nelle 2) Schede Tecniche è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche, a titolo d'esempio, all'intensità del traffico, alla qualità del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di detriti...), alle eventuali condizioni climatiche avverse e a qualsiasi altra aleatorietà a cui può essere esposto il materiale.

H3.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come definiti al sub lett. G n.3, il Venditore provvederà alla sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche pari o superiori o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In alternativa l'Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato, maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento di ogni altro danno diretto e/o indiretto.

H4.- La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che in tal modo l'Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di accettarli nello stato in cui si trovano.

H5.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Occulti, la garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori e ove ciò non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del costo del trasporto. In ogni caso la garanzia del Venditore per ogni danno diretto e/o indiretto comunque originato dal prodotto difettoso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione alla sola parte della fornitura difettosa.

H6.- Nel caso l'Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati dal codice del consumo (d.l. n.206/2005) sarà responsabile delle condizioni praticate se difforni da quelle qui riportate e dovrà accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel rispetto dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque di rivalsa spettanti all'Acquirente verso il Venditore/produttore non potrà eccedere le esenzioni ed i limiti come fissati dal sub lett. G n.1 al sub lett. H n.5.

I.- CLAUSOLE SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE

I1.- Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salvo naturalmente la facoltà di ripetere quanto possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

I2.- Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente o di mancato pagamento anche parziale di prodotti già forniti, il Venditore può sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

J.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO

J1.- Fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Venditore.

J2.- Durante il periodo suddetto, l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza dichiarare la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo raccomandata A.R.

K.- FORZA MAGGIORE

K1.- Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse

e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, rotture straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

M2.- La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

M3.- Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

N.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

N1.- L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituenti proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo (quali a titolo meramente

commerciale (ivi comprese le condizioni contrattuali, i prezzi d'acquisto, le condizioni di pagamento...) apprese in esecuzione del presente Contratto.

N2.- L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del Contratto, nonché per il periodo successivo alla sua esecuzione.

N3.- In ogni caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la parte inadempiente è tenuta e risarcire all'altra tutti i danni che ne dovessero derivare.

O.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE

O1.- L'utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere d'ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituisce proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo (quali a titolo meramente

esemplificativo, ma non esaustivo: stampa, video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica istantanea o Vol, etc.) è severamente vietato. Qualsiasi deroga a tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere autorizzata per iscritto, caso per caso, dalla Direzione generale del Venditore.

P.- LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

P1.- Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua Italiana, la quale prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione in altre lingue.

P2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture è soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello Stato Italiano e la competenza territoriale nella misura devoluta in via esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscrizione il Venditore ha la sua sede legale.

[EN]

GENERAL SALES CONDITIONS

Rev.1a of 1st January 2018

A.- CONTRACT COMPLETION

A1.- These general sales conditions govern every sales contract between the Seller and the Buyer and any amendment or exception thereof shall be agreed in writing.

A2.- Any offers, credits and/or rebates granted by agents or other intermediaries, shall not be considered valid if they are not confirmed in writing by the Seller.

A3.- The Buyer shall send the written orders to the Seller, directly or through the agents, and the orders shall include the codes of the required products, quantity, price and destination. The order sent by the Buyer is irrevocable.

A4.- The sale shall be deemed completed when: (i) the Buyer receives a written confirmation from the Seller, via e-mail, fax or other electronic means, that complies with the terms and conditions of the order; or (ii) if the confirmation sent by the Seller contains conditions that differ from the order sent by the Buyer, when the latter accepts it in writing or in any case does not object within 7 (seven) days from reception; or (iii) if the Seller does not provide a written confirmation, when the products are delivered and loaded by the Buyer.

B.- PRICES

B1.- The prices agreed upon for each individual sale are net prices

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General sale conditions | Allgemeine Liefer und Zahlungsbedingungen | Conditions générales de vente
Condiciones generales de venta | Условия продажи | 般销售条件

H.3.- In the event that identifiable product faults are ascertained, as defined in sub section G no. 3, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a significant price reduction. Alternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund of the price paid plus the transport cost, with the exclusion of compensation for any other direct and/or indirect damage.

H.4. The Seller's warranty shall not be valid if the products that have identifiable faults (totally or in part) have been used and/or in any case transformed, as this entails that the Buyer (or its customer) expressed the intention to accept them in the condition in which they were found.
H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply.

H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

I. SOLVE ET REPETE (pay and then claim) AND TERMINATION CLAUSES

I.1.- Pursuant to article 1462 of the Italian Civil Code, on

[DE]

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Fassung 1.a vom 1. Januar 2018

A.- MODALITÄT DES VERTRAGSABSCHLUSSES

A1.- Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln alle Verträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer und alle Änderungen oder Abweichungen davon müssen schriftlich vereinbart werden.

A2.- Eventuelle Angebote sowie mit Handelsvertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbarten Gutschriften sind nicht verbindlich, es sei denn, sie werden vom Verkäufer schriftlich bestätigt.

A3.- Der Käufer sendet dem Verkäufer direkt oder über Handelsvertreter schriftliche Bestellungen zu, die die Angabe der Artikelnummern der gewünschten Produkte, der Mengen, ihres Preises und der Bestimmung enthalten müssen. Die vom Käufer gesendete Bestellung ist unwiderruflich.

A4.- Der Verkauf gilt zu dem Zeitpunkt als abgeschlossen, an dem: (i) der Käufer vom Verkäufer eine schriftliche Bestätigung per E-Mail, Fax oder auf sonstigem Weg erhält, die den Fristen und Bedingungen der Bestellung entspricht; oder (ii) falls die vom Verkäufer gesendete Bestätigung, Bedingungen enthält, die von der vom Käufer erhaltenen Bestellung abweichen, wenn dieser diese akzeptiert oder nicht innerhalb von 7 (sieben) Tagen ab ihrem Empfang beanstandet; oder (iii) falls keine schriftliche Bestätigung durch den Verkäufer erfolgt, zu dem Zeitpunkt, an dem die Produkte geliefert und vom Käufer übernommen werden.

B.- PREISE

B1.- Vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen gelten die von Mal zu Mal vereinbarten Verkaufspreise als Nettopreise bar mit Lieferung frei ab dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Werk des Verkäufers.

C.- EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE

C1.- Der Käufer erklärt, die folgende auf der Web-Site des Unternehmens veröffentlichte Dokumentation zur Kenntnis genommen zu haben und sich an deren Inhalt zu halten: 1) Gebrauchsanleitungen und Pflege 2) Technische Datenblätter.
C2. Aufgrund der intrinsischen Variabilität des Keramikprodukts sind die Eigenschaften der vorausgehend vom Verkäufer an den Käufer gesendeten Warenmuster und/oder Modelle hinweisend und unverbindlich.
C3. Vorbehaltlich spezifischer Vereinbarungen vor der Auftragsbestätigung garantiert der Verkäufer nicht, dass die

no account may the Buyer suspend or delay payment of collected material, including in the event of alleged defects or faults in the material; this does not affect the right to claim back any payments made unduly (solve et repete).
I.2.- If the Buyer's financial situation changes or in the event of non-payment (even partial) of products already supplied, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.

L.- RETENTION OF OWNERSHIP

L.1.- The products supplied shall remain exclusive property of the Seller until the Buyer has paid the full amount.
L.2.- During the aforementioned period, the Buyer shall undertake the obligations and responsibilities as bailee (also referred to as custodian) and shall not transfer the said products, grant their use, let them be seized or distrained without declaring that the property is of the Seller, and the Buyer shall immediately inform the Seller by recorded delivery letter with advice of receipt.

M.- FORCE MAJEURE

M.1- Each party may suspend the fulfilment of its contractual obligations, when the said fulfilment is impossible or objectively too costly due to an unforeseeable impediment independent from the parties, such as for example: strike, boycott, lockout, fire, war (declared or not), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargo, power blackouts, extraordinary breakage of machinery, delays in the delivery of components or raw materials.

M.2.- The party that wishes to apply this clause shall immediately notify the onset and end of the circumstances of force majeure to the other party in writing.

M.3.- If the suspension due to force majeure lasts longer than 60 (sixty) days, each party shall have the right to terminate this contract, with a notice of 10 (ten) days to be notified to the counterparty in writing.

N.- CONFIDENTIALITY

N.1.- The Buyer undertakes to maintain confidentiality as regards all information of a technical (such as, by way of a non-limiting example, drawings, tables, documentation, formulas and correspondence) and commercial nature (including contractual conditions, purchase prices, payment conditions,...) gained during the performance of this contract.
N.2.- The confidentiality obligation shall be undertaken for the entire duration of this contract and for the period following its execution.

O.- SELLER'S TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS

O.1.-The use of trademarks, ornamental designs and creative works in general, in whatever form and manner of expression (such as, by way of a non-limiting example: images, photos, drawings, videos, shapes, structures, etc.) constituting the Seller's intellectual property, through any means (such as, by way of a non-limiting example: press, video, radio, internet, social media, instant messaging platforms or VoIP, etc.) is strictly forbidden. Any exception to the said prohibition, even only partial, must be authorised in writing, each time, by the Seller's general management.

P.- CONTRACT LANGUAGE, APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND AUTHORITY

P.1.- The present CONTRACT is drafted in Italian, and in case of disputes the said version shall prevail over any translations in other languages.

P.2.- Any dispute concerning the supply of products shall be subject to Italian law and jurisdiction and the Court of Modena, the town in which the Seller has its registered office, shall have sole local jurisdiction.

sorgfältigen Sichtkontrolle gemäß den Angaben von Punkt 7 der Normen UNI EN ISO 10545-2 unterziehen.

G.2.- Die Installation und die Verlegung der Produkte müssen unter Einhaltung der Empfehlungen zu den Arbeiten ausgeführt werden, die vor und während der Verlegung ausgeführt werden müssen, wie angegeben im Dokument 1) Gebrauchsanleitungen und Pflege veröffentlicht auf der Web-Site des Verkäufers und angegeben auf der Verpackung des Produkts und/oder im Inneren derselben. Schäden, die durch eine falsche Installation, Verlegung und durch eine unterfalsche/falsche Pflege (abweichend von den Angaben in 1) Gebrauchsanleitungen und Pflege), durch eine ungeeignete Gebrauchsbestimmung oder durch normale Abnutzung verursacht werden, werden nicht als Mängel des Produkts anerkannt.

G.3.- Vorbehaltlich der Grenzen der Akzeptabilität, die von der internationalen Norm EN 14411 (ISO 13006) vorgegeben sind, erkennen die Parteien Mängel des Produktes als offensichtliche Mängel an, die bereits bei ihrem Empfang festgestellt werden können, die das Material zur Verwendung ungeeignet machen oder den Wert beträchtlich verringern. In diese Kategorie fallen Mängel, wie im Dokument definiert 1) Handbuch zur Verlegung, Benutzung, Reinigung und Pflege, veröffentlicht auf der Web-Site des Verkäufers. Als nicht erschöpfende Beispiele werden Oberflächenmängel, fehlerhafte Grafik, Defekte polierte Oberfläche, Defekte des Kalibers, der Planarität, der Rechtwinkligkeit/Gradlinigkeit, der Stärke, Risse, abgeschlagene Kanten, Fehlfarbe, gemischte Brandfarbe sowie Produkte mit Kantsplitterung durch Rettifizierung als offensichtliche Mängel anerkannt.

G.4.- Falls der Käufer offensichtliche Mängel feststellt, muss er dies dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem Empfang schriftlich melden und die gesamte Charge des Materials für den Verkäufer zur Verfügung halten; andernfalls verfällt der Rechtsanspruch. Bei der Beanstandung müssen die Daten der Rechnung sowie eine präzise Beschreibung des beanstandeten Mangels angegeben werden, falls möglich mit einer fotografischen Dokumentation. Falls die Beanstandung unberechtigt sein sollte, ist der Käufer gehalten, dem Verkäufer die für einen eventuellen Orstermin aufgewendeten Kosten (Gutachten, Reisekosten, usw.), zu erstatten.

G.5.- Versteckte Mängel müssen dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen ab Feststellung des Mangels per Einschreiben mit Rückschein gemeldet werden; andernfalls verfällt der Rechtsanspruch.

G.6.- Die Aktion des Käufers zur Inanspruchnahme der Mängelhaftung muss in jedem Fall innerhalb von 12 (zwölf) Monaten ab der Lieferung der Produkte erfolgen.

wie zum Beispiel die Intensität des Verkehrs, die Qualität des Verkehrs (Begehung bei Vorhandensein von Sand, Schmutz usw.), die eventuellen klimatischen Bedingungen sowie alle sonstigen Einflüsse, denen das Material ausgesetzt sein kann.

H.3.- Falls festgestellt wird, dass das Produkt offensichtliche Mängel aufweist, wie definiert in Punkt G, Nr. 3, nimmt der Verkäufer die Ersetzung des mangelfhaften Produkts durch ein anderes mit gleichen oder höherwertigen Eigenschaften vor, oder er nimmt eine angemessene Reduzierung des Preises vor, falls dies nicht möglich ist. Alternativ hat der Käufer nach Rücklieferung der mangelfhaften Produkte das Recht auf Rückerstattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten, mit Ausschließung der Vergütung aller direkten und/oder indirekten Schäden.

H.4.- Die Garantie des Verkäufers wird ausgeschlossen, falls das mangelfhafte Produkt (ganz oder teilweise) verwendet und/oder umgewandelt worden ist, da davon ausgegangen wird, dass der Käufer (oder sein Kunde) dadurch seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, es in dem Zustand zu akzeptieren, in dem es sich befindet.

H.5 Falls festgestellt wird, dass das Produkt versteckte Mängel aufweist, ist die Garantie des Verkäufers auf die Ersetzung des Materials durch anderes mit gleichen oder höherwertigen Eigenschaften beschränkt oder - falls dies nicht möglich ist - auf die Rückerstattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten. In jedem Fall ist die Garantie des Verkäufers für alle direkten und/oder indirekten Schäden, die durch das mangelfhafte Produkt entstehen, auf einen Betrag begrenzt, der das Doppelte des Verkaufspreises nicht übersteigen kann, den der Verkäufer auf den mangelfhaften Teil der Lieferung angewendet hat.

H.6.- Falls der Käufer das Produkt an Kunden weiterverkauft, die vom Verbraucherschutzgesetz (ital. Gesetzerlass Nr. 206/2005) geschützt werden, ist er verantwortlich für die angewandten Bedingungen, falls diese von den hier angegebenen abweichen, und er muss sicherstellen, dass die Rechte des Verbrauchers gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes ausgeübt werden können. Falls die Voraussetzungen gegeben sind, kann das Regressrecht des Käufers gegenüber dem Verkäufer/Hersteller nicht die Grenzen übersteigen, die von Punkt G, Nr. 1 bis Punkt H, Nr. 5 angegeben werden.

I. KLAUSEL SOLVE ET REPETE UND AUFLÖSUNGSKLAUSEL

I.1.- Gemäß den Bestimmungen von § 1462 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches kann der Käufer in keinem Fall - einschließlich von vermeintlichen Mängeln oder Defekten des Materials - die Zahlung des abgenommenen Materials aussetzen oder verzögern, natürlich vorbehaltlich des Rechts, ungerechtfertigt gezahlte Beträge zurückzufordern, und dies nur nach Erbringung des Nachweises der Rechtmäßigkeit der Forderung (Solve et Repete).

I.2.- Im Fall der Veränderung der Vermögensbedingungen des Käufers oder der auch nur partiellen Nichtbezahlung der bereits gelieferten Produkte kann der Verkäufer die laufenden Lieferungen aussetzen und/oder die laufenden Verträge auflösen, ohne dass der Käufer die Vergütung von direkten und/oder indirekten Schäden geltend machen kann.

J.- EIGENTUMSVORBEHALT

J.1.- Bis zur vollständigen Bezahlung des Preises durch den Käufer bleiben die Produkte, die den Gegenstand der Lieferung darstellen, Eigentum des Verkäufers.

J.2.- Während dieses Zeitraums übernimmt der Käufer die Pflichten und die Verantwortlichkeit für die Aufbewahrung der gekauften Produkte und er kann sie nicht veräußern, zur Nutzung überlassen oder beschlagnahmen oder pfänden lassen, ohne das Eigentum

des Verkäufers anzugeben und ohne diesen umgehend per Einschreiben mit Rückschein zu benachrichtigen.

M.- HÖHERE GEWALT

M.1- Beide Parteien können die Ausführung der vertraglichen Pflichten aussetzen, wenn die Ausführung aus Gründen, die vom eigenen Willen unabhängig sind, unmöglich oder objektiv zu aufwendig wird, wie zum Beispiel: Streiks, Boykott, Aussperrung, Brand, Krieg (erklärt oder nicht), Bürgerkrieg, Aufstände und Revolutionen, Beschlagnahme, Embargo, Unterbrechungen der Energieversorgung, außerordentliche Defekte von Maschinen, Verspätung bei der Anlieferung von Komponenten und Rohstoffen.

M.2.- Die Partei, die beabsichtigt, die vorliegende Klausel in Anspruch zu nehmen, muss der anderen Partei schriftlich das Auftreten von Umständen der Höheren Gewalt mitteilen.

M.3.- Falls die Aussetzung aufgrund von Höherer Gewalt mehr als 60 (sechzig) Tage andauert, haben beiden Parteien das Recht, den vorliegenden Vertrag nach einer schriftlichen Vorankündigung von 10 (zehn) Tagen an die Gegenpartei aufzulösen.

N.- VERTRAULICHKEITSPFLICHT

N.1.- Der Käufer ist gehalten, über alle technischen Informationen (wie zum Beispiel Zeichnungen, Prospekte, Dokumentationen, Formeln und Schriftverkehr) und kommerziellen Informationen (einschließlich der Vertragsbedingungen, der Kaufpreise, der Zahlungsbedingungen usw.), in deren Kenntnis während der Ausführung des vorliegenden Vertrages kommt, absolute Vertraulichkeit einzuhalten.

N.2.- Die Vertraulichkeitspflicht wird für die Dauer des Vertrages sowie den Zeitraum nach seiner Ausführung übernommen.

N.3.- Im Fall der Nichteinhaltung der Vertraulichkeitspflicht ist die nicht einhaltende Partei gehalten, der anderen Partei alle daraus entstehenden Schäden zu vergüten.

O.- MARKEN UND KENNZEICHNUNGEN DES VERKÄUFERS

O.1.-Die Verwendung von Marken, Ziermotiven und geistigem Eigentum im Allgemeinen in jeder Form sowie jeder Ausdrucksform (als nicht erschöpfendes Beispiel: Bilder, Fotos, Zeichnungen, Filme, Abbildungen, Strukturen usw.), die intellektuelles Eigentum des Verkäufers sind, ist auf jede Weise (als nicht erschöpfendes Beispiel: Presse, Video, Radio, Internet, Social Media, Instant-MESSAGE-Plattform oder VoIP usw.) strengstens untersagt. Alle - auch nur partielle - Abweichungen von diesem Verbot müssen von Fall zu Fall schriftlich von der Generaldirektion des Verkäufers autorisiert werden.

P.- SPRACHE DES VERTRAGS, ANWENDBARES RECHT, RECHTSPRECHUNG UND GERICHTSSTAND

P.1.- Der Vertrag und die vorliegenden Bedingungen werden in italienischer Sprache verfasst, die im Fall der Abweichung der Übersetzung in andere Sprachen Vorrang hat.

P.2.- Die Regelung aller Rechtssachen hinsichtlich den Lieferungen unterliegt der Rechtsprechung des italienischen Staats und die territoriale Zuständigkeit liegt ausschließlich beim Bezirksgericht Modena, dem Ort des Firmensitzes des Verkäufers.

[FR]

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Rév.la du 1er Janvier 2018

A.- MODALITÉS DE CONCLUSION DU CONTRAT

A1.- Les présentes Conditions Générales de Vente régissent tout contrat de Vente entre le Vendeur et l'ACHETEUR et toute modification ou dérogation de ces dernières doit être convenue par écrit.

A.2.- D'éventuelles offres, accréditations et / ou ristournes accordées par des agents ou par d'autres intermédiaires, ne seront réputées valables que si elles sont confirmées par écrit par le Vendeur.

A.3.- L'ACHETEUR envoie au Vendeur, directement ou par l'intermédiaire d'agents, des Commandes écrites qui doivent indiquer les codes des Produits demandés, les quantités, leur prix et leur destination. La commande envoyée par l'ACHETEUR est irrévocable.

A.4.- La Vente doit être réputée conclue au moment où : (i) l'ACHETEUR reçoit de la part du Vendeur une Confirmation écrite par e-mail, par télexcopie ou par d'autres moyens télématiques, conforme aux conditions de la Commande ; ou (ii) en cas de Confirmation envoyée par le Vendeur contenant des conditions

differant de la Commande envoyée par l'ACHETEUR lorsque celui-ci l'accepte par écrit ou quoi qu'il en soit s'il ne la conteste pas dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la réception ; ou (iii) en l'absence d'une confirmation écrite de la part du Vendeur, au moment où les Produits seront livrés et chargés par l'ACHETEUR.

B.- PRIX

B1.- Sauf accord contraire, les prix de vente convenus au fur et à mesure sont réputés nets, pour les paiements en espèces et les livraisons Franco l'établissement du Vendeur indiqué sur la Confirmation de Commande.

C.- CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

C1.- L'ACHETEUR déclare avoir lu et s'en tenir au contenu de la documentation suivante publiée sur le site Internet de la société: 1) Instructions pour l'utilisation et l'entretien et 2) Fiches techniques.

C2. Vu la variabilité intrinsèque du produit en céramique, les caractéristiques des échantillons et / ou des modèles envoyés précédemment par le Vendeur à l'ACHETEUR sont indicatifs et non contraints.

C3. Sauf en cas de demandes spécifiques à convenir avant

la Confirmation de Commande, le

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General sale conditions | Allgemeine Liefer und Zahlungsbedingungen | Conditions générales de vente
Condiciones generales de venta | Условия продажи | 般销售条件

celle déclarée par l'acheteur, le vendeur se réserve la faculté de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / ou de résilier le contrat sans que l'acheteur puisse revendiquer des indemnités directes et / ou indirectes d'aucune sorte.

E.2.- Sauf accord contraire, la fourniture de la marchandise est livrée Départ Usine (EXW aux termes des Incoterms 2010) même si l'on a convenu que l'expédition ou une partie de cette dernière sera suivie par le vendeur sur mandat de l'acheteur. En tout état de cause, les risques passent à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison au premier transporteur.

E.3.- Sans préjudice du désintérêt du vendeur par rapport au contrat de transport, celui-ci ne pourra être indiqué comme le "shipper" dans le connaissance. La communication du poids brut du conteneur à l'expéditeur, ne constitue pas une preuve de responsabilité de la part du vendeur aux fins de la Convention SOLAS (Safety Of Life At Sea). En aucun cas cette communication ne pourra être considérée comme le VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- L'acheteur s'engage à ce que le véhicule envoyé aux entrepôts du vendeur soit compatible avec la nature des produits à charger. Si le véhicule qui se présente comporte des difficultés significatives pour les opérations de chargement, le vendeur se réserve la faculté de débiter une pénalité de l'ordre de 4 % de la valeur des produits pour couvrir les coûts logistiques supplémentaires. Si le véhicule convenu n'est absolument pas compatible, le vendeur se réserve la faculté de refuser les opérations de chargement sans que l'acheteur ne puisse rien lui demander à titre de remboursement de toute dépense directe et / ou indirecte éventuelle.

E.5.- Il appartient à l'acheteur de charger le transporteur de contrôler les produits avant le chargement ; d'éventuelles observations concernant l'intégrité des emballages et la correspondance des quantités chargées avec celles indiquées sur le document de transport doivent être soulevées par le transporteur au moment du chargement. Ces observations doivent être indiquées sur toutes les copies des documents de transport ; dans le cas contraire, les produits chargés sont réputés intacts et complets. Il s'ensuit que le vendeur décline toute responsabilité en cas d'absence ou de détérioration des produits non signalés par le transporteur.

E.6.- L'acheteur a également la responsabilité de charger le transporteur de vérifier les modalités et la stabilité du chargement sur le véhicule afin d'éviter les bris durant le transport et le respect de toutes les dispositions de sécurité concernant la circulation sur route.

F.- PAIEMENTS

F.1.- Toute obligation de paiement doit être accomplie au siège légal du vendeur. Les éventuels paiements remis à des agents, à des représentants ou à des auxiliaires de commerce ne seront réputés effectués qu'à moment où le vendeur percevra les sommes correspondantes.

F.2.- Il est interdit à l'acheteur d'effectuer des paiements depuis un pays différent de son pays de résidence et ne garantissant pas un échange d'informations correct avec l'Italie. En cas de violation de cette interdiction, le vendeur a la faculté de résilier le contrat pour juste cause sans que l'acheteur ne puisse revendiquer le droit d'obtenir une quelconque réparation pour l'éventuel préjudice subi.

F.3.- Les éventuels frais de timbre et d'encaissement d'effets et de traitements sont à la charge de l'acheteur. En cas de défaillance, même partielle, des intérêts de retard commencent à courir en faveur du vendeur, à compter du jour fixé pour le paiement, dans la mesure prévue par le décret législatif italien n° 231 du 09/10/2002.

F.4.- Sauf accord écrit contraire, l'acheteur s'engage à ne compenser aucune créance échue.

G.- RÉCLAMATIONS

G.1.- À la réception des produits, l'acheteur devra soumettre ces derniers à un contrôle minutieux moyennant un examen visuel effectué conformément aux indications du point 7 des normes UNI EN ISO 10545-2.

G.2.- L'installation et la pose des produits doivent être effectuées en suivant scrupuleusement les recommandations inhérentes aux activités exercées avant et durant la pose indiquées sur le document 1) Instructions pour l'utilisation et l'entretien, publié sur le site internet du vendeur ainsi qu'à l'extérieur et/ou à l'intérieur de l'emballage du produit. Les défauts dus à une installation erronée et à un entretien absent / erroné (ne respectant pas les indications fournies dans le 1) Instructions pour l'utilisation et l'entretien), par un usage prévu inapproprié et / ou par l'usure normale due au temps ne sont pas considérés comme des vices du produit.

G.3.- Sous réserve des limites d'acceptabilité prévues par la norme internationale EN 14411 (ISO 13006), les parties reconnaissent comme des vices évidents les défauts des produits existant dès la réception de sorte que le matériel devienne inutilisable ou qu'il perde une grande partie de sa

valeur. Cette catégorie comprend les défauts définis dans le document 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien publié sur le site Internet du vendeur. À titre d'exemple non contraignant, on reconnaît comme des vices évidents les défauts de surface, de décoration, de polissage, de calibre, de planéité, d'orthogonalité - rectitude, d'épaisseur, les fissures, les ébréchés, les hors nuance, les nuances mélangées et les produits qui présentent des problèmes de coupe - voile. E.2.- Sauf accord contraire, la fourniture de la marchandise est livrée Départ Usine (EXW aux termes des Incoterms 2010) même si l'on a convenu que l'expédition ou une partie de cette dernière sera suivie par le vendeur sur mandat de l'acheteur. En tout état de cause, les risques passent à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison au premier transporteur.

E.3.- Sans préjudice du désintérêt du vendeur par rapport au contrat de transport, celui-ci ne pourra être indiqué comme le "shipper" dans le connaissance. La communication du poids brut du conteneur à l'expéditeur, ne constitue pas une preuve de responsabilité de la part du vendeur aux fins de la Convention SOLAS (Safety Of Life At Sea). En aucun cas cette communication ne pourra être considérée comme le VGM (Verified Gross Mass).

H.- GARANTIE COUVRANT LES VICES

H.1.- La garantie du vendeur est réputée limitée aux seuls produits de premier choix et non aux produits de second ou de troisième choix ou à des lots d'occasion auquel on applique des prix ou des remises particulières lorsqu'ils sont dûment signalés dans les notes de la Confirmation de Commande.

H.2.- Le vendeur ne garantit pas l'adéquation des produits à des usages particuliers, mais uniquement les caractéristiques techniques publiées sur le site Internet dans le document 2) Fiches Techniques. L'usage indiqué, également lorsqu'il est présenté par le vendeur dans des catalogues et des manuels, est purement indicatif. Sur la base des caractéristiques techniques indiquées dans les 2) Fiches Techniques, le concepteur a toujours le devoir d'évaluer l'adéquation du produit aux conditions spécifiques d'utilisation en fonction des contraintes et des variables pouvant se vérifier dans le lieu de destination et susceptibles d'en altérer les caractéristiques, par exemple, l'intensité et la qualité de la circulation (piétement en présence de sable, de détritus...), ainsi que les éventuelles conditions climatiques défavorables et toute autre incidence à laquelle peut être exposé le matériel.

H.3.- Si l'on a constaté que le produit présente les vices évidents définis à la lettre G n°3, le vendeur remplacera le produit défectueux par un autre produit ayant des caractéristiques analogues ou supérieures ou, lorsque cela est impossible, à une réduction cohérente du prix. En alternative, l'acheteur aura droit, après la restitution des produits défectueux, au remboursement du prix payé, majoré du prix du transport, à l'exclusion du remboursement de tout autre préjudice direct et / ou indirect.

H.4.- La garantie du vendeur doit être réputée exclue au cas où le produit présentant des vices évidents (entièremment ou partiellement) aurait été utilisé et / ou de moins transformé ; dans ce cas, on considérera que l'acheteur (ou son client) a exprimé la volonté de les accepter en l'état.

H.5.- Si l'on a constaté que le produit présente des vices cachés, la garantie du vendeur se limite au remplacement du matériel par du matériel ayant des caractéristiques analogues ou supérieures et, lorsque cela est impossible, au remboursement du prix payé majoré des frais de transport. En tout état de cause, la garantie du vendeur couvrant tout dommage direct et / ou indirect causé par le produit défectueux, se limitera à une somme qui ne pourra pas dépasser le double du prix de vente appliquée par le vendeur dans le cadre de la seule partie de la fourniture défectueuse.

H.6.- Si l'acheteur revend le produit à des clients protégés par le code de la consommation (Décret-loi italien n° 206/2005) il sera responsable des conditions appliquées si celles-ci diffèrent des conditions indiquées ici et il devra s'assurer que les droits du consommateur sont exercés dans le respect des remèdes et des délais fixés par ce code. Si les conditions sont réunies, le droit de retrait et / ou de recours relevant à l'acheteur à l'encontre du vendeur / fabricant ne pourra dépasser ni les exonérations ni les limites établies de la lettre G n°1 à la lettre H n°5.

I.- CLAUSES SOLVE ET REPETE ET CLAUSES RÉSOLUTOIRES

I.1.- Aux termes de l'art. 1462 du Code Civil italien, en aucun cas, y compris les présumés vices ou défauts du matériel, l'acheteur ne pourra suspendre ou retarder le paiement du matériel retiré, sans préjudice naturellement de la faculté d'exiger lorsqu'il est en mesure de démontrer avoir indûment payé.

I.2.- En cas de variation des conditions patrimoniales de

l'acheteur ou de non-paiement même partiel de produits déjà fournis, le vendeur se réserve la faculté de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / ou de résilier les contrats sans que l'acheteur ne puisse revendiquer des indemnités directes et / ou indirectes d'aucune sorte.

L.- PACTE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

L.1.- Tant que l'acheteur n'aura pas intégralement payé le prix, les produits objet de la fourniture resteront la propriété du vendeur. L.2.- Au cours de la susdite période, l'acheteur assumera les obligations et les responsabilités de gardien, et il ne pourra ni aliéner, ni confier, ni permettre la saisie desdits produits sans déclarer la propriété du vendeur et informer immédiatement ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.

M.- FORCE MAJEURE

M.1.- Chacune des parties pourra suspendre l'accomplissement de ses obligations contractuelles lorsque cette exécution est rendue impossible ou objectivement trop onéreuse par un empêchement imprévisible indépendant de sa volonté comme : les grèves, les boycottages, les lock-outs, les incendies, les guerres (déclarées ou non), les guerres civiles, les révoltes et les révolutions, les réquisitions, les embargos, les coupures de courant, les ruptures exceptionnelles de machines, les retards de livraison de composants ou de matières premières.

M.2.- La partie qui souhaite user de la présente clause devra communiquer immédiatement par écrit à l'autre partie la survie et la cessation des circonstances de force majeure. M.3.- Si la suspension due à une force majeure dure plus de 60 (soixante) jours, chacune des parties aura le droit de résilier le présent contrat, avec un préavis de 10 (dix) jours, en le communiquant par écrit à la partie adverse.

N.- OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

N.1.- L'acheteur est tenu d'observer le secret le plus absolu concernant toutes les informations de caractère technique (comme, par exemple, les dessins, les notices, les documentations, les formules et la correspondance) et de caractère commercial (y compris les conditions contractuelles, les prix d'achat, les conditions de paiement, etc.) dont il aurait eu connaissance durant l'exécution du présent Contrat.

N.2.- L'obligation de confidentialité est assumée pendant toute la durée du Contrat, ainsi que pour la période successive à son exécution.

N.3.- Dans tous cas de non-observation de l'obligation de confidentialité, la partie défaillante est tenue de réparer à l'autre partie tous les éventuels préjudices.

O.- MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS DU VENDEUR

O.1.- L'utilisation des marques, des modèles ornementaux et des œuvres de l'esprit en général, sous quelque forme ou suivant quelque modalité d'expression que ce soit (à titre d'exemple, non contraignant : les images, les photos, les dessins, les vidéos, les figures, les structures, etc.) constituant la propriété intellectuelle du vendeur, à travers tout moyen (à titre d'exemple non contraignant : l'impression, la vidéo, la radio, Internet, les médias sociaux, les plates-formes de messagerie instantanée ou VoIP, etc.) est formellement interdite. Toute dérogation à cette interdiction, même partielle, devra être autorisée par écrit, cas par cas, par la Direction générale du vendeur.

P.- LANGUE DU CONTRAT, LOI APPLICABLE, JURIDICTION ET COMPÉTENCE

P.1.- Le Contrat et les présentes conditions sont rédigés en langue italienne qui prévaudra en cas de divergence avec la traduction dans d'autres langues.

P.2.- La définition de toute controverse relative aux fournitures est régie par la loi et la juridiction de l'Etat italien et les parties reconnaissent la compétence territoriale exclusive du Tribunal de Modène dans la circonscription duquel se trouve le siège légal du vendeur.

I. ES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Revisa de 1 de Enero 2018

A.- MODALIDADES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

A.1.- Las presentes Condiciones Generales de Venta disciplinan todo contrato de venta entre el Vendedor y el Comprador y toda modificación o cancelación debe ser establecida por escrito.

A.2.- Eventuales ofertas, acreditaciones y/o descuentos otorgados por agentes u otros intermediarios, no son considerados válidos mientras no sean confirmados por escrito por el Vendedor.

A.3.- El Comprador envía al Vendedor, directamente o a través de agentes, pedidos por escrito que deben contener la indicación de los códigos de los productos requeridos, de las cantidades, de sus precios y de su destino. El pedido enviado por el Comprador es irrevocable.

A.4.- La venta deberá considerarse perfeccionada desde el momento en que: (a) el Comprador recibe por parte del Vendedor una confirmación escrita a través de e-mail, fax u otros medios telemáticos- conforme con los términos y según las condiciones del pedido; (b) en caso de confirmación enviada por el Vendedor que contiene condiciones diferentes de las del pedido enviado por el Comprador cuando este las acepte por escrito o, en todo caso, no las cuestione dentro de los 7 (siete) días sucesivos a la recepción; o (c) en ausencia de confirmación escrita por el Vendedor, en el momento en que los productos serán entregados y serán cargados por el Comprador.

B.- PAGOS

F.1.- Toda obligación de pago debe ser cumplida en la sede legal del Vendedor. Eventuales pagos a agentes, representantes o auxiliares de comercio no se entienden efectuadas mientras las respectivas sumas no lleguen a poder del Vendedor.

F.2.- Queda prohibido para el Comprador cumplir su propia obligación mediante pagos provenientes de países que no sean su propio país de residencia si se trata de países que no garantizan adecuado intercambio de informaciones con Italia. En caso de violación de esta prohibición, el Vendedor tiene facultad de rescindir el contrato por justa causa sin que el Comprador pueda pretender derechos de obtener algún resarcimiento por eventual daño sufrido.

F.3.- Eventuales gastos de sello fiscal y de cobro de letras de cambio y efectos comerciales quedan a cargo del Comprador. En caso de incumplimiento, incluso solo parcial, del día fijado para el pago, se devengarán a favor del Vendedor los intereses de mora en la medida prevista por el Decreto Leg. n.º 231 del 09/10/2002.

F.4.- Salvo acuerdos escritos que lo contradigan, el Comprador se compromete a no compensar ningún crédito de cualquier forma creada respecto del Vendedor.

C.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

C.1.- El Comprador declara haber visto y atenerse al contenido de la siguiente documentación publicada en el sitio internet de la empresa: 1) Instrucciones de uso y mantenimiento y 2) Fichas Técnicas.

C.2.- Dada la intrínseca variabilidad del producto cerámico, las características de las muestras y/o modelos enviados anteriormente por el Vendedor al Comprador deben ser considerados como aproximados y no vinculantes.

C.3.- Salvo especificaciones requeridas, a acordar antes de la confirmación del pedido, el Vendedor no garantiza que el pedido de un artículo en particular sea despachado como un mismo lote de producción.

D.- PLAZOS DE ENTREGA

D.1.- Los plazos de entrega deben entenderse como aproximados y su prórroga no puede devengar a favor del Comprador ningún derecho a solicitar indemnizaciones, sin excepciones posibles.

D.2.- Si, una vez transcurridos 10 (diez) días desde la fecha de aviso de estar lista la mercancía, el Comprador no retira el material, el Vendedor se reserva de establecer discrecionalmente un nuevo plazo de entrega.

E.- ENTREGA Y TRANSPORTE

E.1.- La eventual variación de lugar de destino de los productos, señalando uno diferente respecto de aquél acordado en la confirmación del pedido, debe ser comunicada por el Comprador por escrito dentro del plazo máximo taxativo del penúltimo día previo al retiro desde el establecimiento del Vendedor. El Vendedor se reserva la facultad de no aceptar el cambio de lugar de destino de los productos.

E.2.- En caso de que el Comprador no pueda devengar a favor del Comprador el costo de los servicios de entrega y de devolución, el Vendedor se reserva la facultad de suspender la realización de los suministros en curso y/o de rescindir los contratos en curso sin que el Comprador pueda pedir resarcimientos directos y/o indirectos de acuerdo con la legislación italiana.

E.3.- Sin perjuicio de los límites de aceptabilidad previstos por la norma internacional EN 14411 (ISO 13006), las partes reconocen como vicios evidentes los defectos de los productos constatables ya en el momento de su recepción y tales que impidan el uso previsto del material o reduzcan de modo apreciable su valor.

E.4.- Forman parte de esta categoría los defectos precisamente establecidos en el documento 1) Manual de Colocación, Limpieza y Mantenimiento publicado en el sitio internet del Vendedor. A título solo de ejemplo, se reconocen como vicios evidentes los defectos superficiales, los defectos de decoración, de laepado/pulido, de calibre, de planitud, de orthogonalidad-rectilineidad, de espesor, las grietas, los astillados, las variaciones de tono, los tonos mezclados y los productos que presentan problemas de cortes/escamas.

E.5.- En caso de que el Comprador observe la presencia de vicios evidentes, deberá presentar reclamo al Vendedor por escrito, so pena de extinción del derecho, dentro de los 8 (ochos) días sucesivos a la recepción y mantener a disposición del Vendedor la partida completa de material. El reclamo deberá indicar los datos de facturación y una precisa descripción del vicio observado incluyendo, en lo posible, imágenes fotográficas. En caso de que el reclamo debiera demostrarse luego ser infundado, el Comprador se declara dispuesto a resarcir al Vendedor por los gastos efectuados para realizar la respectiva constatación in situ (peritajes, viajes, etc.).

E.6.- Los vicios ocultos deberán ser notificados al Vendedor mediante carta certificada con aviso de recibo, bajo pena de caducidad de la garantía, dentro de los 8 (ochos) días a contar de la fecha del descubrimiento del defecto.

E.7.- El Comprador tendrá la obligación de hacer valer la garantía incluir una recarga del 4 % del valor de los productos a cobertura

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General sale conditions | Allgemeine Liefer und Zahlungsbedingungen | Conditions générales de vente
Condiciones generales de venta | Условия продажи | 般销售条件

guerra civil, rebelión y revolución, requisición, embargo, interrupción de energía, rotura extraordinaria de maquinaria, retraso en la entrega de componentes o materias primas. M.2.- La parte que desee valerse de la presente cláusula deberá comunicar de inmediato por escrito a la otra parte el verificarse y el ceso de las circunstancias de fuerza mayor. M.3.- En caso de que la suspensión causada por fuerza mayor dure más de 60 (sesenta) días, cada una de las partes tendrá derechos de rescindir el presente contrato, con preaviso de 10 (diez) días, a comunicar a la otra parte por escrito.

N.- OBBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

N.1.- El Comprador debe mantener la más absoluta confidencialidad respecto de todas las informaciones de carácter técnico (tales como, solo como ejemplo, diseños, prospectos, documentaciones, fórmulas y correspondencia) y de carácter comercial (incluidas las condiciones contractuales, los precios de compra, las condiciones

de pago, etc.) obtenidas a propósito de la ejecución del presente contrato.
N.2.- La obligación de confidencialidad es válida por toda la duración del contrato, así como por el periodo sucesivo a su ejecución.
N.3.- En cualquier caso de inobservancia de la obligación de confidencialidad, la parte incumplidora deberá indemnizar a la otra por todos los daños que de ello puedan derivar.

O.- MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS DEL VENDEDOR

O.1- Queda severamente prohibido el uso a través de cualquier medio (tales como, solo a título de ejemplos no exhaustivos: prensa, videos, radio, internet, social media, plataformas de mensajería instantánea o VoIP, etc.) de las marcas, de los modelos ornamentales y de las obras del ingenio en general que constituyan propiedad intelectual del Vendedor y ello en cualquier forma o modo de expresión (tales como, solo a título de

ejemplos no exhaustivos: imágenes, fotos, dibujos, videos, figuras, estructuras, etc.).
Cualquier excepción a esta prohibición, incluso solo parcial, deberá ser autorizada caso por caso, por escrito por la dirección general del Vendedor.

P.- IDIOMA DEL CONTRATO, LEY APPLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

P.1- El contrato y las presentes condiciones son redactados en lengua italiana, la cual prevalecerá en caso de divergencia con las traducciones en otros idiomas.
P.2- La resolución de cualquier controversia de cualquier forma relativa al suministro queda sujeta a la ley y a la jurisdicción del Estado Italiano y la competencia territorial es asignada de forma exclusiva al Tribunal de Modena, en cuya circunscripción el Vendedor tiene su domicilio legal.

или на расторжение текущих договоров без права Покупателя на требование прямого или косвенного возмещения какого-либо типа. E.2.- При отсутствии иных договоренностей поставка товара подразумевается на условиях франко-завод (ExW в соответствии с правилами Incoterms 2010), даже если было согласовано.

что отгрузка или ее часть должна осуществляться Продавцом по поручению Покупателя. В любом случае риск переходит к Покупателю не позднее чем при передаче товара первому грузоперевозчику.
E.3- Исходя из того, что Продавец не является стороной договора перевозки, в консаменте не допускается указание Продавца как "грузоотправителя". Сообщение Продавцом грузоперевозчику веса брутто контейнера не является принятием на себя ответственности в соответствии с конвенцией СОЛАС Safety Of Life At Sea). Это сообщение не может ни в коем случае толковаться как проверка массы груженых контейнеров VGM (Verified Gross Mass).

E.4- Покупатель обязуется направить на склад Продавца транспортное средство, пригодное для погрузки Продукции данного типа. Если прибывшее транспортное средство значительно затрудняет выполнение погрузочных операций, то Продавец оставляет за собой право наложить пену в размере 4% от стоимости продукции за возмещение более высоких логистических расходов. Если согласованное транспортное средство является совершенно неподходящим, Продавец оставляет за собой право отказаться в выполнении погрузочных операций, при этом Покупатель не может требовать возмещения вытекающего из этого любого прямого и/или косвенного убытка.

E.5- Покупатель обязан поручить грузоперевозчику проверку продукции перед ее погрузкой. Возможные замечания о целостности упаковки и о соответствии загруженных количеств тем, которые указаны в транспортной накладной, должны быть сделаны грузоперевозчиком в момент погрузки. Эти замечания необходимо указать во всех копиях транспортных накладных, в противном случае погружённая продукция считается неповрежденной и комплектной. Из этого следует, что Продавец несет никакой ответственности за недостачи или повреждения продукции, не отмеченные грузоперевозчиком.
E.6- Кроме того, Покупатель также обязан поручить грузоперевозчику проверку порядка погрузки и стабильности груза в транспортном средстве, чтобы во время перевозки не возникли повреждения, и чтобы были соблюдены все правила безопасности дорожного движения.

или на расторжение текущих договоров без права Покупателя на требование прямого или косвенного возмещения какого-либо типа. E.2.- При отсутствии иных договоренностей поставка товара подразумевается на условиях франко-завод (ExW в соответствии с правилами Incoterms 2010), даже если было согласовано.

что отгрузка или ее часть должна осуществляться Продавцом по поручению Покупателя. В любом случае риск переходит к Покупателю не позднее чем при передаче товара первому грузоперевозчику.
E.3- Исходя из того, что Продавец не является стороной договора перевозки, в консаменте не допускается указание Продавца как "грузоотправителя". Сообщение Продавцом грузоперевозчику веса брутто контейнера не является принятием на себя ответственности в соответствии с конвенцией СОЛАС Safety Of Life At Sea). Это сообщение не может ни в коем случае толковаться как проверка массы груженых контейнеров VGM (Verified Gross Mass).

E.4- Покупатель обязуется направить на склад Продавца транспортное средство, пригодное для погрузки Продукции данного типа. Если прибывшее транспортное средство значительно затрудняет выполнение погрузочных операций, то Продавец оставляет за собой право наложить пену в размере 4% от стоимости продукции за возмещение более высоких логистических расходов. Если согласованное транспортное средство является совершенно неподходящим, Продавец оставляет за собой право отказаться в выполнении погрузочных операций, при этом Покупатель не может требовать возмещения вытекающего из этого любого прямого и/или косвенного убытка.

E.5- Покупатель обязан поручить грузоперевозчику проверку продукции перед ее погрузкой. Возможные замечания о целостности упаковки и о соответствии загруженных количеств тем, которые указаны в транспортной накладной, должны быть сделаны грузоперевозчиком в момент погрузки. Эти замечания необходимо указать во всех копиях транспортных накладных, в противном случае погружённая продукция считается неповрежденной и комплектной. Из этого следует, что Продавец несет никакой ответственности за недостачи или повреждения продукции, не отмеченные грузоперевозчиком.
E.6- Кроме того, Покупатель также обязан поручить грузоперевозчику проверку порядка погрузки и стабильности груза в транспортном средстве, чтобы во время перевозки не возникли повреждения, и чтобы были соблюдены все правила безопасности дорожного движения.

F.- OPATLA

F.1- Любые платежные обязательства должны выполняться по юридическому адресу Продавца. Оплата агентам, представителям или торговым помощникам считается несовершенной до тех пор, пока соответствующие суммы не поступят Продавцу.

F.2- Покупателю запрещается выполнять свою обязательства путем оплаты из стран, не являющихся страной, резидентом которой он является, если эти страны не гарантируют адекватный обмен информацией с Италией. В случае нарушения этого запрета Продавец имеет право на расторжение договора с надлежащим правовым основанием, а у Покупателя возникнет право на получение какого-либо возмещения за понесенный ущерб.
F.3- Пошлины и расходы на инкассирование векселей и тратт несет Покупатель. В случае даже частичной задержки платежа по сравнению с назначенным днем оплаты в пользу Продавца будут начисляться проценты в размере, предусмотрленном законодательным декретом от 09/2002 № 231.

F.4- При отсутствии иных письменных договоренностей Покупатель обязуется не компенсировать никакой кредит по отношению к Продавцу, вне зависимости от причин его возникновения.

G.- PRATEZENZI

G.1- При получении Продукции Покупатель должен внимательно

defectos в соответствии с положениями п. 3 раздела G. Продавец заменит дефектную Продукцию другой, обладающей такими же или более высокими характеристиками. Если это невозможно, то он надлежащим образом снизит цену. В качестве альтернативы после возврата дефектной Продукции Покупатель имеет право на возмещение уплаченной цены и транспортных расходов, при этом исключено возмещение любого другого прямого и/или косвенного ущерба.

H.4. Гарантия Продавца считается отмененной в случае, если Продукция, частично или полностью имеющая явные дефекты, была использована и/или трансформирована каким-либо образом, поскольку считается, что этими действиями Покупатель (или его клиент) выразил волю принять Продукцию в том состоянии, в котором она находится.

H.5 В случае установления того факта, что Продукция имеет скрытые дефекты, гарантия Продавца ограничена заменой материала другим, обладающим такими же или более высокими характеристиками. Если это невозможно, то Продавец возместит уплаченную цену и транспортные расходы. В любом случае, гарантия Продавца на любой прямой и/или косвенный ущерб, вызванный каким-либо образом дефектной Продукцией, ограничена суммой, которая не может превышать больше, чем в два раза, востребованную Продавцом отпускную цену, и лишь только в отношении к дефектной части поставки.

H.6- Если Покупатель перепоручает Продукцию лицам, которые защищены Кодексом потребителя (законодательный декрет № 206/2005), то он несет ответственность за предоставляемые условия, если они отличаются от приведенных здесь, кроме того, он обязан удостовериться в том, что права потребителя защищаются с соблюдением мер и сроков, предусмотренных вышеуказанным Кодексом. При наличии соответствующих предпосылок право регресса и/или право на взыскание убытков, которое Покупатель имеет по отношению к Продавцу/производителю, не может превышать исключения и пределы, установленные в п. 1 раздела G.

I. УСЛОВИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ (SOLVE ET REPETE) И О ДОСРОЧНОМ ОДНОСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ

I.1- В соответствии со ст. 1462 гражданского кодекса Покупатель не вправе ни по какой причине, в том числе в связи с претензиями по поводу качества или дефектности товара, приостанавливать

или задерживать оплату вывезенного материала, сохраняя, тем не менее, право требовать возмещение, если он докажет неправомерное взимание оплаты.

I.2.- В случае изменения имущественного положения Покупателя или даже частичной неоплаты уже поставленной Продукции, Продавец может приостановить исполнение текущих поставок и/или расторгнуть текущие договоры, и Покупатель не имеет права потребовать какого-либо возмещения прямых и/или косвенных убытков.

L.- ПОЛОЖЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

L.1- Поставляемая Продукция будет оставаться в собственности Продавца до тех пор, пока Покупатель полностью не оплатит ее.

L.2- В течение этого периода Покупатель несет обязательства и ответственность хранителя и не может уступать, предоставить в пользование, разрешать наложение имущественного ареста или описать Продукции, не заявив, что она находится в собственности Продавца, и не извести его немедленно заказным письмом с уведомлением о вручении.

M.- ФОРС-МАЖОР

M.1- Любая из сторон имеет право приостановить исполнение своих контрактных обязательств, если это исполнение стало невозможным или объективно обременительным по причине непредвиденных событий, находящихся вне ее контроля, таких как, например: забастовка, бойкот, погром, война (объявленная или нет), гражданская война, бунт, революция, конфискация, эмбарго, энергетическая блокада, непредвиденный выход из строя оборудования, задержки в поставках компонентов или сырья.

M.2- Сторона, желающая сослаться на настоящее условие, должна немедленно сообщить в письменной форме другой стороне о возникновении и прекращении форс-мажорных обстоятельств. M.3- Если приостановка в связи с форс-мажорными обстоятельствами продлится более 60 (шестидесяти) дней, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, отдававший предварительно письменное уведомление об этом другой стороне за 10 (десять) дней.

N.- ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

N.1- Покупатель обязан соблюдать максимальную

конфиденциальность о всей информации технического характера (такая как, но не ограничиваясь этим, чертежи, проспекты, документация, формулы и переписка) и коммерческого характера (включая договорные условия, отпускные цены, условия платежа и т.д.), которая попала в его распоряжение в ходе исполнения настоящего договора.

N.2- Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации действует в течение всего срока действия договора, а также в период после его исполнения.

N.3- В случае невыполнения обязательства о неразглашении конфиденциальной информации невыполняющая сторона обязана возместить другой стороне все убытки, вытекающие из ее нарушения.

O.- ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПРОДАВЦА

O.1- Категорически запрещается использование торговых марок, орнаментальных промышленных образцов и предметов

интеллектуальной собственности вообще, в любом виде или форме выражения (например, только в качестве неполного перечня: изображения, фотографии, чертежи, видеосъемки, рисунки, конструкции и т.д.), являющихся интеллектуальной собственностью Продавца, в любых СМИ (например, только в качестве неполного перечня: печать, видеоканалы, радиовещание, интернет, социальные сети, платформы для обмена сообщениями или VoIP-платформы). Любое, даже только частичное отступление от этого запрета должно письменно разрешаться в каждом отдельном случае Генеральной дирекцией Продавца.

P.- ЯЗЫК ДОГОВОРА, ПРИМЕННЫЙ ЗАКОН, ЮРИСДИКЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

P.1- Договор и настоящие условия составлены на итальянском языке, который преобладает в случае разногласий с переводом на другие языки.

P.2- Любой спор, каким-либо образом связанный с поставками, регулируется итальянским законом и подлежит юрисдикции Итальянского государства, а территориальная компетенция принадлежит исключительно суду г. Модены, в округе которого Продавец имеет свой юридический адрес.

[RU]

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Корректировка 1 от 1го Января 2018 года

A.- ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

A.1- Настоящие Общие условия продажи регулируют любой договор продажи, заключенный между Продавцом и Покупателем; любое изменение или отступление от них должно быть согласовано в письменной форме.
A.2- Возможные коммерческие предложения, зачисления и/или бонусы, предоставленные агентами или другими посредниками, не имеют силы, если они не были подтверждены в письменной форме Продавцом.
A.3- Покупатель направляет Продавцу непосредственно или через агентов письменные заказы, в которых должны быть указаны коды запрошенной продукции, количества, цены и место назначения. Отправленный Покупателем заказ отмене не подлежит.
A.4- Продажа считается завершенной в тот момент, когда:
(i) Покупатель получает от Продавца по электронной почте, faxу или другим телематическим средствам связи письменное подтверждение, соответствующее срокам и условиям заказа;
или (ii) в случае, если в отправленном Продавцом подтверждении указаны условия, отличающиеся от условий в заказе Покупателя, если Покупатель письменно принимает это подтверждение или не возражает на него в течение 7 (семи) дней после его получения;
или (iii) при отсутствии письменного подтверждения Продавца, в тот момент, когда Продукция передается Покупателю и загружается им.

B.- ЦЕНЫ

B.1- При отсутствии иных письменных договоренностей согласованные в каждом отдельном случае отпускные цены подразумеваются как цены нетто, за наличный расчет и на условиях поставки франко завод Продавца, указанный в подтверждении заказа.

C.- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

C.1- Покупатель заявляет, что он ознакомился и придерживается содержания следующей документации, размещенной на корпоративном сайте в интернете: 1) ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 2) Технические данные.
C.2- Учитывая свойственное непостоянство керамической продукции, характеристики образцов и/моделей, ранее отправленных Продавцом Покупателю, должны считаться ориентировочными и не обзывающими.

C.3- При отсутствии специальных требований, которые должны быть оговорены при подтверждении заказа, Продавец не гарантирует, что заказ на отдельное изделие будет полностью состоять из одной и той же производственной партии.

D.- СРОКИ ПОСТАВКИ

D.1- Сроки поставки должны считаться ориентировочными, а их отсрочка не дает Покупателю ни при каких обстоятельствах право требовать компенсацию.
D.2- Если Покупатель не заберет материал по истечении 10 (десяти) дней с момента уведомления о готовности товара, Продавец может по собственному усмотрению назначить новый срок поставки.

E.- ДОСТАВКА И ОТГРУЗКА

E.1- О возможном изменении места назначения Продукции, если оно отличается от места, согласованного в подтверждении заказа, необходимо сообщить Продавцу в письменной форме не позднее, чем за два дня до даты, предусмотренной для вывоза товара с завода Продавца. Продавец оставляет за собой право не принимать изменение места назначения Продукции. Если устанавливается

TECHNICAL DATA AND CERTIFICATIONS

PULIZIA DEL MATERIALE CERAMICO

Cleaning of ceramic material | Reinigung der Keramik | Nettoyage de la céramique
Limpieza del material cerámico | Очистка керамического материала | 陶瓷材料的清洁

[IT]	[EN]	[DE]	[FR]	[ES]	[RU]	[中文]	[IT]	[EN]	[DE]	[FR]	[ES]	[RU]	[中文]
<p>In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, è consigliabile l'uso di detergenti specifici: è importante fare sempre un test preventivo su una piastrella prima dell'utilizzo del prodotto selezionato, in particolare su gres porcellanato Lucido, e leggere le istruzioni d'uso. Per quanto riguarda la pulizia ordinaria Mirage sconsiglia l'uso di cire, saponi oleosi e prodotti impregnanti. È invece consigliato l'utilizzo di varechini ed ammoniaca, opportunamente diluite in acqua, con successiva asciugatura del pavimento solo su gres porcellanato Lucido, dove evitare la visibilità di aloni. Inoltre, nello specifico, Mirage raccomanda sui prodotti OX 01 NAT, una particolare attenzione all'utilizzo di acidi tamponati durante la fase di pulizia: questi materiali potrebbero avere danneggiamenti superficiali qualora l'acido non venisse rimosso in tempi brevi e qualora permanessero accidentalmente tracce o gocce del composto acqua/acido utilizzato per la pulizia dopo la posa.</p> <p>Tutte le superfici LUC necessitano di un utilizzo di attrezature non abrasive durante la fase di pulizia, per evitare opacizzazioni e graffiature della superficie.</p> <p>JEWELS / COSMOPOLITAN / WANDERLUST / JOLIE Per effettuare un corretto lavaggio acido sulle superfici LUC, è necessario utilizzare un acido tamponato diluito in acqua, dimezzando la concentrazione acida consigliata dal produttore. È altresì fondamentale ridurre il periodo di contatto tra acido e lastre, procedendo, immediatamente dopo la pulizia, ad un abbondante risciacquo con acqua.</p> <p>ALLURE Curia e pulizia: • Per la pulizia si possono utilizzare solo prodotti con Ph neutro (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, saponi de Marsiglia) e un parino morbido, senza parti ruvide o di metallo. • Per pulizie più profonde è possibile utilizzare alcool puro al 95%. • È assolutamente sconsigliato l'utilizzo di detergenti con Ph acido.</p>	<p>Use specific detergents for stubborn stains: always test the product on a tile prior to use, particularly when treating glossy porcelain stoneware; read the instructions carefully. For routine cleaning Mirage advises against the use of wax, oil soap or impregnating products. It recommends the use of bleach and ammonia, suitably diluted in water, drying the floor afterwards only for glossy porcelain stoneware, in order to prevent smudges.</p> <p>More specifically, for products OX 01 NAT, Mirage recommends particular care when using buffered acids for cleaning: these could damage the surface if the acid is not removed quickly or if drops or traces of the water-acid mixture used for cleaning after laying are accidentally left behind.</p> <p>All LUC surfaces need the use of non-abrasive tools during cleaning in order to avoid the LUC surface to tarnish and/or to scratch.</p> <p>JEWELS / COSMOPOLITAN / WANDERLUST / JOLIE In order to carry out a correct acid cleaning on LUC surfaces, it is necessary to use a buffered acid diluted in water therefore halving the concentration of acid recommended by the detergent's manufacturers. It is also necessary to reduce the time during which the acid stays in contact with the ceramic slabs therefore immediately after cleaning, rinse the surface with an abundance of water.</p> <p>ALLURE maintenance and cleaning: • Only neutral Ph products (such as, for example Marseille soap) and a soft cloth with no metal or rough sides must be used for the cleaning of the surface.</p> <p>• It is possible to use 95% pure alcohol when stronger cleaning procedures are needed.</p> <p>• The use of acid Ph detergents must be avoided.</p>	<p>Im Falle von besonderen Flecken bzw. besonders hartnäckigen Flecken empfehlen wir die Verwendung von speziellen Reinigungsmitteln: Es ist wichtig, immer vorherige Tests auf einer Fliese auszuführen, bevor das ausgewählte Mittel verwendet wird, dies gilt vor allem für glossy Feinsteinzeug, und die Anweisungen zu lesen. Für die regelmäßige Reinigung empfiehlt Mirage die Verwendung von Wachs, öhläufigen Seifen und Imprägniermitteln nicht. Es wird dagegen die Verwendung von Bleichmitteln und Ammoniak empfohlen, die in geeigneter Weise in Wasser verdünnt werden, polierte Böden müssen anschließend getrocknet werden, um Wasserränder auf den Fliesen zu vermeiden. Darüber hinaus empfiehlt Mirage insbesondere für die Produkte OX 01 NAT, besondere Vorsicht bei der Verwendung von gepufferten Säuren für die Reinigung: Bei diesen Fliesen können Oberflächenschäden auftreten, wenn die Säure nicht schnell genug entfernt wird und wenn versehentlich Reste oder Tropfen der Wasser-/Säuremischung zurückbleiben, die für die Grundreinigung nach der Verlegung verwendet wurde. Alle Oberflächen LUC dürfen nur mit nicht scheuernden Mittel gereinigt werden, die anlaufen verhindern und keine Kratzer auf der Oberfläche LUC hinterlassen.</p> <p>JEWELS / COSMOPOLITAN / WANDERLUST / JOLIE Pour effectuer correctement un lavage à base d'acide sur les surfaces LUC, il est nécessaire d'utiliser une solution tampon d'acide diluée dans l'eau, en réduisant de moitié la concentration acide conseillée par le fabricant. Il est aussi fondamental de réduire la période de contact entre l'acide et les dalles, en procédant aussitôt après le nettoyage à un rinçage abondant à l'eau.</p> <p>ALLURE Soin et nettoyage : • Pour le nettoyage, seuls des produits à pH neutre peuvent être utilisés (comme, à titre d'exemple et de manière non exhaustive, le savon de Marseille) et un chiffon souple, sans parties rugueuses ou métalliques.</p> <p>• Pour un nettoyage plus profond, il est possible d'utiliser de l'alcool pur à 95%.</p> <p>• Il est strictement déconseillé d'utiliser des détergents à pH acide.</p>	<p>Dans le cas de taches particulières et/ou particulièrement tenaces, se conseille l'utilisation de détergents spécifiques: il est important de toujours faire un essai préventif sur une bâlonde avant d'utiliser le produit sélectionné, et cela notamment sur le grès céramique Glossy. Il faut également lire les instructions d'utilisation. Concernant l'entretien normal, Mirage ne recommande pas l'utilisation de cires, de savons huileux et de produits imprégnants. En revanche, l'utilisation d'eau de javel et d'ammoniaque, diluées adéquatement en eau, avec séchage pour les sols, sont recommandées. Les sols doivent être essorés, pour éviter la visibilité d'auréoles, et les instructions à lire. Pour la lessive régulière, Mirage recommande l'utilisation de lessives et d'ammoniaques, diluées adéquatement dans l'eau, avec séchage pour les sols, pour éviter la visibilité d'auréoles, et les instructions à lire.</p> <p>JEWELS / COSMOPOLITAN / WANDERLUST / JOLIE Para efectuar un correcto lavado ácido sobre las superficies LUC, es necesario utilizar un ácido taponado diluido en agua, reduciendo a la mitad la concentración ácida aconsejada por el fabricante. Es igualmente importante reducir el período de contacto entre el ácido y las losas, procediendo, inmediatamente después de la limpieza, a enjuagar abundantemente con agua.</p> <p>ALLURE Cuidado y limpieza: • Para la limpieza, se pueden emplear solo productos con Ph neutro (como, a modo de ejemplo, jabón de Marsella) y un paño suave, sin partes ásperas o de metal.</p> <p>• Para un nettoyage plus profond, il est possible d'utiliser de l'alcool pur à 95%.</p> <p>• Es totalmente desaconsejada la utilización de detergentes de Ph acido.</p>	<p>En caso de manchas especiales y/o especialmente persistentes, se aconseja el uso de detergentes específicos: es importante realizar siempre una prueba previa sobre una baldosa antes de utilizar el producto seleccionado, especialmente en el caso de gres cerámico Glossy. Es importante leer las instrucciones de uso. Por lo que respecta a la limpieza ordinaria, Mirage no recomienda el uso de ceras, jabones oleosos y productos impregnantes. En cambio, el uso de lejía y amoníaco, diluidos adecuadamente en agua, secando el suelo, es recomendable. Los suelos deben secarse para evitar la visibilidad de aureolas, y las instrucciones a leer. Para la limpieza regular, Mirage recomienda el uso de detergentes y amoníaco, diluidos adecuadamente en agua, secando el suelo, para evitar la visibilidad de aureolas, y las instrucciones a leer.</p> <p>JEWELS / COSMOPOLITAN / WANDERLUST / JOLIE Para efectuar un correcto lavado ácido sobre las superficies LUC, es necesario utilizar un ácido taponado diluido en agua, reduciendo a la mitad la concentración acida aconsejada por el fabricante. Es igualmente importante reducir el período de contacto entre el ácido y las losas, procediendo, inmediatamente después de la limpieza, a enjuagar abundantemente con agua.</p> <p>ALLURE Cuidado y limpieza: • Para la limpieza, se pueden emplear solo productos con Ph neutro (como, a modo de ejemplo, jabón de Marsella) y un paño suave, sin partes ásperas o de metal.</p> <p>• Para un nettoyage plus profond, il est possible d'utiliser de l'alcool pur à 95%.</p> <p>• Il est strictement déconseillé d'utiliser des détergents à pH acide.</p>	<p>При наличии особых и/или трудноудаляемых пятен рекомендуется пользоваться специальными дезергентами. Прежде чем воспользоваться выбраным составом, всегда сначала попробуйте его на одной плитке, особенно, если она из частично или полностью полированного керамического гранита, и прочитайте инструкции изготавителя. Для обычного ухода, Mirage не рекомендует пользоваться воском, маслянистым мылом и пропитками, пользуйтесь для этого правильно разведенным в воде отбеливателем и аммиаком. При наличии керамогранита с полированной поверхностью пол следует просушить во избежание образования разводов.</p> <p>JEWELS / COSMOPOLITAN / WANDERLUST / JOLIE Для очистки керамогранита с полированной поверхностью следует просушить до избежания образования разводов.</p> <p>ALLURE 保养和清洁: • 清洗时只能使用pH值为中性的产品（例如，但不局限于，马赛肥皂）和软布，没有粗糙或金属的表面。</p> <p>• 要进行更彻底的清洁，可以使用95%的纯酒精。 切勿使用pH值为酸性的清洁剂。</p>	<p>对于特殊污渍和/或特别顽固的污渍，建议使用专用清洁剂：重要的是在使用选定的清洁产品之前，在瓷砖上进行预先测试，特别是半抛光或抛光瓷砖，请仔细阅读使用说明。至于普通的清洁，Mirage公司建议不要使用蜡、油性肥皂和浸渍产品。相反，建议使用漂白剂和氨，并在水中适当稀释，接着仅干燥半抛光瓷砖地板，以免晕底显眼。此外，具体而言，Mirage公司建议对于 OX 01 NAT 产品，在清洁期间须特别注意缓冲酸的使用。如果未能在短时间内去除酸，或者用于铺贴后清洗的水/酸化合物意外留下痕迹和水滴，则这些材料可能会有表面损坏。所有LUC表面在清洗期间需要使用非研磨设备，以免LUC表面产生哑暗和刮痕。</p> <p>JEWELS / COSMOPOLITAN / WANDERLUST / JOLIE 要对LUC表面进行正确酸洗，必须使用用水稀释的缓冲酸，将制造商推荐的酸浓度减半。此外，还必须减少酸和板材之间的接触时间，清洗后应立即用水彻底冲洗。</p> <p>ALLURE 保养和清洁： • 清洗时只能使用pH值为中性的产品（例如，但不局限于，马赛肥皂）和软布，没有粗糙或金属的表面。</p> <p>• 要进行更彻底的清洁，可以使用95%的纯酒精。 切勿使用pH值为酸性的清洁剂。</p>	<p>I prodotti JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, come tutti i materiali Mirage, rispondono alla normativa UNI EN ISO 14411. The above standards do not include the possibility to clean traces of rubber (from shoes, heel, chair caps, etc...) particularly in areas where this is possible or repetitive. Generally, the specific Polishing or Lapping process makes the surface shinier and removes a part of the material, opening micro-pores in the surface and making the product more at risk of staining. Therefore Mirage Granito Ceramic SpA declines all liability for these products.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte JL 01 LUC, JL 02 LUC, JL 03 LUC, JL 04 LUC, JW 01 LUC, JW 02 LUC, JW 03 LUC, JW 11 LUC, JW 12 LUC, JW 14 LUC, JW 15 LUC, JW 17 LUC, JW 19 LUC, CP 01 LUC, CP 02 LUC, CP 03 LUC, CP 04 LUC, CP 05 LUC, WA 01 LUC, WA 08 LUC, WA 09 LUC, WA 10 LUC, ESPOR CHAUD LUC, ESPOR FROID LUC, alle Materialien von Mirage, entsprechen der Norm EN ISO 14411. Die Normen schließen jedoch die Möglichkeit ein, um Traces von Gummirubber (Schuhe, Absätze, Stuhllehnen usw.) in den entsprechenden Bereichen zu entfernen. Allgemein kann der Polier- oder Schleifprozess die Oberfläche aufhellen und entfernt einen Teil des Materials, öffnet mikroporöse Poren in der Oberfläche und erhöht die Anfälligkeit des Produktes gegenüber Verschmutzung.</p> <p>Die Produkte</p>						

TECHNICAL DATA AND CERTIFICATIONS

PRODOTTI PER LA PULIZIA

Cleaning Products | Reinigungsprodukte | Produits de nettoyage
Productos de limpieza | Продукты для чистки | 清洁产品

TIPOLOGIE DI DETERGENTI Dove è consentita la vendita

TYPES OF DETERGENTS Where sales are permitted

ART DER REINIGUNGSMITTEL Wo der Verkauf erlaubt ist

TYPES DE DÉTERGENTS Où la vente est permise

TIPOS DE DETERGENTES Donde esté consentida la venta

ТИП МОЮЩЕГО СОСТАВА Где разрешена их продажа

洗涤剂的种类 允许出售的地方

- A** SOLVENTI (candeggina, acqua-ragia, acetone, trielina, diluente alla nitro)
SOLVENTS (bleaching solution, oil of turpentine, acetone, trichloroethylene, nitrate based thinner)

LOSUNGSMITTEL (Bleichmittel, Terpentin, Azeton, Trichloräthylen, Nitroverdünnung)

SOLVANTS (eau de Javel, essence de térbenthine, acétone, trichloréthylène, diluant nitro-cellulosique)

DISOLVENTES (lejía, aguarrás, acetona, tricloroetileno, disolvente nitro)

РАСТВОРИТЕЛИ (отбеливатель, склизер, ацетон, трихлорэтилен, разбавитель на основе селитры)

溶剂 (漂白剂, 松节油, 丙酮, 三氯乙烯, 硝基稀释剂)

- B** ACIDI (acido muriatico, acido cloridrico, acido fosforico)

ACIDS (muriatic acid, hydrochloric acid, phosphoric acid)

SÄUREN (Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Phosphorsäure)

ACIDES (acide chlorhydrique, acide phosphorique)

ACIDOS (ácido muriático, ácido clorídrico, ácido fosfórico)

КИСЛОТЫ (соляная кислота, хлористоводородная кислота, фосфорная кислота)

酸 (盐酸, 氢氯酸, 磷酸)

- C** DETERGENTI A BASE ALCALINA - ALCALI (detergenti professionali alcalini)

ALKALINE BASED DETERGENTS - ALKALI (alkaline-based professional detergents)

REINIGUNGSMITTEL AUF ALKALISCHER BASIS - ALKALI (professionelle alkalische Reinigungsmittel)

NETTOYANTS À BASE ALCALINE - ALCALI (nettoyants professionnels alcalins)

DETERGENTES DE BASE ALCALINA - ÁLCALIS (detergentes profesionales alcalinos)

ШЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА - ШЕЛОЧИ (профессиональные щелочные моющие средства)

碱性洗涤剂 (专业碱性洗涤剂)

Tipologie di Detergenti Types of Detergents						
	A		B		C	
Superficie Finish	NAT SP ST SLK	LUC PRL	NAT SP ST SLK	LUC PRL	NAT SP ST SLK	LUC PRL
TIPI DI MACCHIE - TYPES OF STAIN - FLECKENARTEN - TYPES DE TACHES - TIPOS DE MANCHAS - ТИПЫ ПЯТЕН - 污渍类型						
Birra - Beer - Bier - Bière - Cerveza - Пиво - 啤酒				■	■	
Caffè - Coffee - Kaffee - Café - Café - Кофе - 咖啡		■				
Calcare - Lime - Kalk - Calcaire - Cal - Известь - 水垢			■	■		
Catrame - Tar - Teer - Goudron - Alquitán - Деготь - 焦油	■	■				
Cemento - Cement - Zement - Ciment - Cemento - Цемент - 水泥			■	■		
Cera di candela - Candle wax - Kerzenwachs - Cire de bougie - Cera de vela - Свечной воск - 蜡烛	■	■				
Coca Cola - Koka Cola - 可口可乐		■				
Colla - Glue - Klebstoff - Colle - Adhesivo - Клей - 胶水	■	■				
Gelato - Ice cream - Eis - Crème glacée - Helado - Мороженое - 冰淇淋						
Gomma da masticare - Chewing gum - Kaugummi - Chewing-gum - Goma de mascar - Жевательная резинка - 口香糖	■	■		■		
Gomma di pneumatico, scarpe - Tyre rubber, shoes - Reifengummi, Schuhe - Traces de pneus, chaussures - Goma de neumático, zapatos - Шины, обувь - 橡胶轮胎, 鞋	■	■				
Grasso, Olio - Grease, Oil - Fett, Öl - Graisse, huile - Grasa, Aceite - Жир, масло - 油脂, 油				■	■	
Inchiostro - Ink - Tinte - Encre - Tinta - Чернила - 墨	■	■				
Nicotina - Nicotine - Nikotin - Nicotine - Nicotina - Никотин - 尼古丁	■	■				
Pennarello - Felt-tip pen - Filzstift - Feutre - Rotulador - Фломастер - 标号笔	■	■				
Resine - Resins - Harze - Résines - Resinas - Смола - 树脂	■	■				
Ruggine - Rust - Rost - Rouille - Óxido - 铁锈			■	■		
Smalto per unghie - Nail polish - Nagellack - Vernis à ongles - Esmalte de uñas - Лак для ногтей - 指甲油	■	■				
Sigaretta - Cigarette - Zigarette - Cigarette - Cigarrillo - Сигарета - 香烟			■	■		
Vernice murale - Wall paint - Wandfarbe - Peinture - Pintura mural - Краска для стен - 墙面漆	■	■	■	■		
Vino - Wine - Wein - Vin - Vino - Вино - 葡萄酒			■			

Per informazioni e consigli Vi invitiamo a contattare il rivenditore Mirage più vicino a Voi o Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ For more information, contact your nearest Mirage dealer or Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ Für weitere Informationen und Hinweise wenden Sie sich bitte an den nächsten Miragehändler oder an Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ Pour obtenir des informations et des conseils, nous vous invitons à contacter le revendeur Mirage le plus proche ou Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ Para obtener información y consejos, les invitamos a que se pongan en contacto con el revendedor Mirage más cercano a Uds. o con Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ За информацией и советами обращайтесь к ближайшему к вам дилеру Mirage или непосредственно в компанию Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ 有关信息和建议, 请联系离您最近的Mirage经销商或者Mirage Granito Ceramico S.p.A公司

CALIBRO/DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (W) MM.

Caliber/Work Size (W) mm. | Kaliber/Werkmaße (W) mm. | Calibre/dimension de fabrication (W) mm.
Calibre/dimension de Fabricacion (W) mm. | Калибр / производственные размеры (w) мм.

DIMENSIONI MODULARI *

MODULAR SIZES - MODULARE VORZUGMASSE - DIMENSIONS MODULAIRES - DIMENSIONES MODULARES - МОДУЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

COLLEZIONE	CALIBRO	FORMATO NOMINALE	FORMATO REALE
JEWELS - OUDH			
P		150x600 / 6"x24"	147,2x595
		600x600 / 24"x24"	595x595
		600x1197 / 24"x48"	595x1192
		200x1200 / 8"x48"	195x1195
		250x1500 / 10"x60"	248x1498
		300x2400 / 12"x96"	298x2398
		1200x1200 / 48"x48"	1198x1198
M		1200x2400 / 48"x96"	1198x2398
		200x2780 / 8"x110"	198x2398
		1200x2780 / 48"x110"	1198x2778
		1600x1600 / 63"x63"	1598x1598
		1600x3200 / 63"x126"	1598x3198
JURUPA - KORU NOON - SIGNATURE			
L		200x1200 / 8"x48"	196x1198
		300x1200 / 12"x48"	296x1198
M		300x2400 / 12"x96"	298x2398
REFLET			
P		200x600 / 8"x24" ANTIQUE	195x595
M		200x600 / 8"x24" SKETCH	198x598
CLAY - COSMOPOLITAN - ELYSIAN GLOCAL - JOLIE - LAGOON LEMMY - NA.ME - NORR NORR FINE - NOVEMBER - QUARZITI 2.0 SILVERLAKE - WANDERLUST VICEVERSA - MÖTLEY - NYUMA			
M		150x600 / 6"x24"	148x598
		300x600 / 12"x24"	298x598
		600x600 / 24"x24"	598x598
		300x1200 / 12"x48"	298x1198
		600x1200 / 24"x48"	598x1198
		450x900 / 18"x36"	448x898
		200x800 / 8"x31½"	198x798
		400x800 / 15¾"x31½"	398x798
		800x800 / 31½"x31½"	798x798
		800x1600 / 31½"x63"	798x1598
		1200x1200 / 48"x48"	1198x1198
		1200x2400 / 48"x96"	1198x2398
		1200x2780 / 48"x110"	1198x2778
		1600x1600 / 63"x63"	1598x1598
		1600x3200 / 63"x126"	1598x3198
SPESSORE 20 mm / 30 mm 20 MM / 30 MM THICKNESS			
<i>* Posa modulare con fuga di 2 mm. - Recommended modular installation joint 2 mm. - Modulverlegung mit 2 mm. Fuge Pose modulaire avec joint de 2 mm. - Colocación modular con junta de 2 mm. - Модульная укладка с зазором 2 мм.</i>			
COLLEZIONE	CALIBRO	FORMATO NOMINALE	FORMATO REALE
ARDESIE - CLAY - ELYSIAN - JURUPA GLOCAL - LAGOON - LEMMY - NA.ME - NAU 2.0 NORR - NOVEMBER - OFFICINE RAIL - QUARZITI 2.0 - SILVERLAKE - MÖTLEY NYUMA - OUDH - TWENTY			
M		600x600 / 24"x24"	598x598
		600x1200 / 24"x48"	598x1198
		600x900 / 24"x36"	598x898
		900x900 / 36"x36"	898x898
		800x800 / 31½"x31½"	798x798
		450x900 / 16"x48"	448x898
		1200x1200 / 48"x48"	1198x1198
		300x1200 / 12"x48"	298x1198
		300x2400 / 12"x96"	298x2398
NOON	Q	197x1200 / 8"x48"	194x1198

TECHNICAL DATA AND CERTIFICATIONS

COLLEZIONE/FORMATI DISPONIBILI

Collection/available sizes | Kollektionen/erhältliche Formate | collection/formats disponibles
colección/tamaños disponibles | Коллекций/доступных форматов | 可用系列/尺寸

Formati	Sizes	150x150 / 6"x6"	200x300 / 8"x12"	300x300 / 12"x12"	300x450 / 12"x18"	150x600 / 6"x24"	200x600 / 8"x24"	300x600 / 12"x24"	300x2400 / 12"x48"	400x600 / 16"x24"	Chevron 200x1200 / 8"x48"	200x1200 / 8"x48"	250x1500 / 10"x60"	300x1200 / 12"x48"	600x197 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"	200x800 / 8"x31½"	400x800 / 15¾"x31½"	800x800 / 31½"x31½"	800x1600 / 31½"x63"	1200x1200 / 48"x48"
ARDESIE																					
BOTTEGA 225	●																			●	
CLAY								●									●	●	●	●	
COSMOPOLITAN																				●	
EASYWAY			●																		
ELYSIAN						●				●									●		
GLOCAL		●		●		●				●									●		
JEWELS				●						●							●				
JOLIE																	●		●	●	
JURUPA							●								●						
KORU											●		●								
LAGOON				●		●				●							●				
LEMMY				●		●				●							●		●		
MAND			●																		
MOTLEY						●				●								●			●
NA.ME					●		●			●							●				●
NAU_2.0																					
NOON												●		●							
NORR					●		●			●							●		●	●	
NORR FINE										●								●			
NOVEMBER								●			●										
NYUMA								●			●						●		●		●
OUDH									●					●		●					
OFFICINE																					
PAPIER																		●			
QUARZITI_2.0	●	●	●			●	●		●	●								●			
RAIL																					
REFLET							●														
SIGNATURE														●							
SILVERLAKE			●			●		●			●						●				
TWENTY								●			●										
VICEVERSA																	●				
WANDERLUST																	●	●			

BIG SIZES

EVO_2/E™




The figure is a scatter plot with a grid background, representing the distribution of 3D printed parts. The x-axis represents width and the y-axis represents height. The grid has major lines every 12 units. Labels for specific part sizes are placed along the grid lines:

- 300x600x20 / 12"×24"×3/4"
- 600x600x20 / 24"×24"×3/4"
- 450x900x20 / 18"×36"×3/4"×3/4"
- 600x900x20 / 24"×36"×3/4"×3/4"
- 800x800x20 / 31½"×31½"
- 900x900x20 / 36"×36"×3/4"
- 197x1200x20 / 8"×48"×3/4"
- 300x1200x20 / 12"×48"×3/4"
- 600x1200x20 / 24"×48"×3/4"
- 1200x1200x20 / 48"×48"×3/4"
- 300x2400x20 / 12"×48"×3/4"
- 600x600x30 / 24"×24"×13/16"
- 600x900x30 / 24"×36"×13/16"

TECHNICAL DATA AND CERTIFICATIONS

BIG SIZES - 1200x2400 / 1200x2780 / 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240

BIG SIZES - 48"x96" / 48"x110" / 63"x63" /63"x126

Collezione Collection	Colore Color	1200x2780 48"x110"	1200x2780 Kit Vein M.	1200x2780 Line	1200x2780 Arrow	1200x2780 Lace	1600x1600 63"x63"	1600x3200 63"x126"	1200x2400 48"x96"	1620x3240 63¾"x127½"
			≤ 6 mm						≤ 9 mm	≤ 12 mm
COSMOPOLITAN		STATUARIO EXTRA CP 01	LUC/SLK	LUC					LUC	
		CALACATTA GOLD CP 02	LUC/SLK	LUC					LUC	
		ARABESCATO ORO CP 03	LUC/SLK						LUC	
		STATUARIO FANTASTICO CP 04	LUC							
		WHITE CRYSTAL CP 05	LUC						LUC	
		MYSTIC GREY CP 06	LUC						LUC	
		AMAZZONITE CP 07	LUC						LUC	
JEWELS		BIANCO STATUARIO JW 01	LUC						LUC	
		CALACATTA REALE JW 02	LUC					LUC	LUC	
		ROYAL JW 03	LUC						LUC	SLK
		BLACK GOLD JW 11	LUC							
		BIANCO LUNENSIS JW 12	LUC	LUC					LUC	SLK
		SENECA WHITE WJ 14	LUC/SLK	LUC				LUC	LUC	LUC/SLK
		ONYKS JW 15	LUC					LUC	LUC	LUC
		RAYMI JW 16	LUC/SLK					LUC	LUC	LUC
		MOONLESS JW 17	LUC					LUC	LUC	SLK
JOLIE		EXTRAWHITE JW 19	LUC					LUC	LUC	SLK
		STATUARIO FINE JL 01	LUC/SP	LUC						
		CALACATTA SELECT JL 02	LUC/SP	LUC						
		CALACATTA VENA ANTICA JL 03	LUC	LUC						
		LINCOLN JL 04	LUC/SP	LUC	LUC					
		TUNDRA LITE JL 05	LUC/SP							
		PIETRA GREY JL 06	LUC/SP							
WANDERLUST		VERDE ALPI JL 07	LUC							
		CALACATTA COPPER WA 01	LUC							
		LIBECCHIO ANTICO WA 02	LUC							
		ONICE BROWN WA 03	LUC							
		AZUL PURO WA 04	LUC							
		LABRADORITE WA 05	LUC							
		DARK COSMO WA 06	LUC							
		SAINT LAURENT WA 07	LUC							
		AGATA BLUE WA 08	LUC							
		AGATA MULTICOLOR WA 09	LUC							
		AGATA BLACK WA 10	LUC							
		SIBERIAN MALACHITE WA 11	LUC							
		GALWAY GREEN WA 12	LUC							
CLAY		FOUR SEASONS WA 13	LUC							
		CALM CL 01	SP							
		DELIGHT CL 02	SP							
		AWAKE CL 03	SP							
		FANCY CL 04	SP							
		VERVE CL 05	SP							
		SHY CL 06	SP							
		TRUST CL 07	SP							
LEMMY		KARMA CL 08	SP							
		PALLADIUM LY 01	SP							
		NIMBUS LY 02	SP							
		EXCALIBUR LY 03	SP							
		KING LY 09	SP							
		VENOM LY 04	SP							
		AFTERGLOW LY 05	SP							
		VIRIDIUM LY 06	SP							
		INDIO LY 07	SP							

BIG SIZES - 1200x2400 / 1200x2780 / 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240

SIZES - 48" x 96" / 48" x 110" / 63" x 63" / 63" x 126"

ANTISLIP FLOORS (R10 - R11 - R12)

Collezione Collection	Superficie Finish	DIN 51130	DIN 51097	ENV 12633	BS 7976 Sl.96-4S	BS 7976 Sl-55-TRL	Colori Colours
ARDESIE EVO 2/E™ - 20 mm	NAT	R11	A+B	classe 3	≥ 0,36	-	AD01 AD02 AD03
CLAY	NAT	R10	A+B	classe 2	≥ 0,36	≥ 0,36	CL01 CL02 CL03 CL04 CL05 CL06 CL07
CLAY EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	CL02 CL03 CL04 CL07
ELYSIAN	NAT	R10	A+B	classe 2	≥ 0,36	≥ 0,36	EY01 EY02 EY03 EY04 EY05 EY07 EY08 EY09
ELYSIAN	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	EY01 EY02 EY03 EY04 EY05 EY09
ELYSIAN EVO 2/E™ - 20 mm / 30 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	EY01 EY02 EY03 EY04 EY05 EY07 EY08 EY09
ELYSIAN TRAVERTINI	NAT	R10	A+B	classe 2	≥ 0,36	≥ 0,36	EY07 EY08 EY10 EY11 EY12 EY13 EY14
ELYSIAN TRAV. EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	EY07 EY08 EY11 EY12 EY13 EY14
GLOCAL	NAT	R10	A	classe 2	≥ 0,36	-	GC01 GC02 GC03 GC04 GC05 GC06 GC07 GC08 GC09 GC10
GLOCAL	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	GC01 GC02 GC03 GC04 GC05 GC06 GC07 GC08 GC09 GC10
GLOCAL EVO 2/E™ - 20 mm / 30 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	GC03 GC04 GC05 GC06 GC08
JURUPA	GP	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	JP02 JP03 JP04
JURUPA EVO 2/E™ - 20 mm	RD	R11	A+B+C	-	-	-	JP01 JP02 JP03 JP04 JP05
LAGOON	NAT	R10	A	classe 2	≥ 0,36	≥ 0,36	LG01 LG02 LG03 LG04 LG05
LAGOON	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	LG01 LG02 LG03 LG04 LG05
LAGOON EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	-	-	-	LG01 LG02 LG03 LG04 LG05
LEMMY	NAT	R10	A+B	classe 2	≥ 0,36	≥ 0,36	LY01 LY02 LY03 LY04 LY05 LY09
LEMMY EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	LY02 LY03 LY04 LY09
NA.ME	BC	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	-	NE10 NE11 NE12 NE13 NE21 NE22 NE31
NA.ME	NAT	R10	A+B	classe 2	≥ 0,36	-	NE21 NE22
NA.ME EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	-	NE10 NE11 NE12 NE21 NE22 NE31
NAU 2.0 EVO 2/E™ - 20 mm	RD	R11	A+B	classe 3	≥ 0,36	-	NA01 NA02
NOON	NAT	R10	A	classe 1	≥ 0,36	-	NN01 NN02 NN03 NN04 NN05
NOON	GP	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	NN01 NN02 NN03 NN04 NN05
NOON EVO 2/E™ - 20 mm	RD	R11	A+B	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	NN01 NN02 NN03
NORR	NAT	R10	A	classe 2	≥ 0,36	-	RR01 RR02 RR03 RR04 RR05 RR06 RR08 RR09
NORR	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	-	RR01 RR02 RR03 RR04 RR05
NORR EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	-	RR01 RR02 RR03 RR05 RR06 RR08 RR09
NORR FINE	NAT	R10	A	classe 2	≥ 0,36	-	RR11 RR12 RR13 RR14 RR15
NOVEMBER	NAT	R10	A+B	classe 2	≥ 0,36	≥ 0,36	NM01 NM02 NM03 NM04 NM05
NOVEMBER EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	NM01 NM02 NM04 NM05
OFFICINE EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B	classe 3	≥ 0,36	-	OF01 OF02 OF03 OF04 OF05
QUARZITI 2.0	NAT	R10	A+B	classe 2	≥ 0,36	≥ 0,36	QR01 QR02 QR03 QR04 QR05
QUARZITI 2.0	NAT R12	R12	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	QR01 QR02 QR03 QR04 QR05
QUARZITI 2.0 EVO 2/E™ - 20 mm / 30 mm	NAT	R11	A+B	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	QR01 QR02 QR03 QR04 QR05
RAIL	RD	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	RL01 RL02
SILVERLAKE	NAT	R10	A+B	classe 2	≥ 0,36	≥ 0,36	SK01 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06
SILVERLAKE	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	SK01 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06
SILVERLAKE EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	SK01 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06
MÖTLEY	NAT	R10	A+B	classe 1	≥ 0,36	≥ 0,36	MT01 MT02 MT03 MT04 MT05 MT06 MT07 MT08
MÖTLEY	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	MT01 MT02 MT03 MT04 MT05 MT06
MÖTLEY EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	MT02 MT03 MT04 MT05 MT06
NYUMA	NAT	R10	A+B	classe 1	≥ 0,36	≥ 0,36	NY01 NY02 NY03 NY04 NY05 NY06
NYUMA	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	NY01 NY02 NY03 NY04 NY05 NY06
NYUMA EVO 2/E™ - 20 mm	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	NY01 NY02 NY03 NY04 NY05 NY06
OUDH	GP	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	NY01 NY02 NY03 NY04 NY05 NY06
OUDH EVO 2/E™ - 20 mm	RD	R11	A+B+C				NY01 NY02 NY03 NY04 NY05 NY06
VICEVERSA	NAT	R10	A+B	classe 1	≥ 0,36	≥ 0,36	VV01 VV02 VV03 VV04 VV05 VV06 VV07 VV08
VICEVERSA	ST	R11	A+B+C	classe 3	≥ 0,36	≥ 0,36	VV01 VV02 VV03 VV04 VV05 VV06 VV07 VV08

ACCORGIMENTI GENERALI PER LA MOVIMENTAZIONE, TAGLIO E POSA

General indications for handling, cutting and laying | Allgemeine Hinweise zu Handhabung und Transport | Consignes générales pour la manutention, la coupe et la pose | Disposiciones generales para el transporte, corte y colocación | Общие правила по перемещению, резке и укладке

MOVIMENTAZIONE

HANDLING - HANDHABUNG UND TRANSPORT - MANUTENTION - TRANSPORTE - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



Ove possibile si consiglia l'utilizzo di elevatori meccanici per la consegna al piano delle lastre.



La movimentazione al piano può essere gestita con l'aiuto di un telaio provvisto di ventose per conferire una maggiore stabilità alla lastra.



Eventualmente si possono utilizzare apposite ventose idonee per la movimentazione manuale.

EN Where possible, mechanical lifting systems should be used for delivering slabs above the ground floor.

DE Wann immer möglich, empfehlen wir die Verwendung von mechanischen Hebezeugen für das Anheben und die Beförderung der Platten auf die jeweilige Etage.

FR Lorsque cela est possible, il est conseillé d'utiliser des monte-charges mécaniques pour la livraison du carrelage à l'étage.

ES Cuando es posible, se recomienda utilizar elevadores mecánicos para llevar las placas a la planta correspondiente.

RU По возможности рекомендуется применение механических подъемников для доставки плит на этажи.

EN Handling the slabs on the floor can be managed with the aid of a frame fitted with suction cups to make the slabs more stable.

DE Unter Umständen können auch geeignete Saugheber für die manuelle Handhabung verwendet werden.

FR Si nécessaire, il est possible d'utiliser des ventouses spécialement conçues pour la manutention manuelle.

ES También es posible utilizar ventosas específicas para la manipulación manual.

RU При необходимости можно использовать соответствующие присоски для перемещения плит вручную.



Per facilitare la movimentazione di lastre con superfici strutturate si consiglia l'utilizzo di ventose idonee.



Per spostamenti in ampie superfici è anche possibile utilizzare un carrello per il trasporto delle lastre.

EN To facilitate handling of slabs with textured surfaces, the appropriate suction cups should be used.

DE Bei großen Flächen kann auch ein Wagen für den Plattentransport verwendet werden.

FR Pour les déplacements sur grandes surfaces, il est également possible d'utiliser un chariot pour le transport des plaques.

ES Para el desplazamiento en una superficie extensa, también es posible utilizar un carro para el transporte de placas.

EN For moving the slabs over large surfaces, a forklift can be used.

DE Bei großen Flächen kann auch ein Wagen für den Plattentransport verwendet werden.

FR Pour les déplacements sur grandes surfaces, il est également possible d'utiliser un chariot pour le transport des plaques.


ES Para el desplazamiento en una superficie extensa, también es posible utilizar un carro para el transporte de placas.

RU При перемещении на большое расстояние можно также воспользоваться автопогрузчиком для перевозки плит.

ACCORGIMENTI GENERALI PER LA MOVIMENTAZIONE, TAGLIO E POSA

General indications for handling, cutting and laying | Allgemeine Hinweise zu Handhabung und Transport | Consignes générales pour la manutention, la coupe et la pose | Disposiciones generales para el transporte, corte y colocación | Общие правила по перемещению, резке и укладке

TAGLIO CUTTING - ZUSCHNITT - COUPE - CORTE - РЕЗКА



Si raccomanda di effettuare le operazioni di taglio sopra ad un piano perfettamente stabile e planare.

EN Cutting operations should be carried out on a perfectly stable, flat surface.

DE Es wird empfohlen, den Zuschnitt auf einer vollkommen ebenen und stabilen Oberfläche vorzunehmen.

FR Il est recommandé d'effectuer les opérations de découpe sur un plan de travail parfaitement stable et plat.

ES Se recomienda realizar los cortes sobre una superficie perfectamente estable y plana.

RU Рекомендуется выполнять операции обрезки на ровной и устойчивой рабочей поверхности.

Si consiglia l'utilizzo di una guida di taglio provvista di utensile con la punta diamantata.

EN A cutting guide fitted with a diamond tip tool is recommended.

DE Es wird die Verwendung einer Schneidführung mit einem Werkzeug mit Diamantspitze empfohlen.

FR Il est conseillé d'utiliser un guide coupe équipé d'un outil à pointe diamantée.

ES Se recomienda utilizar una guía de corte dotada de broca diamantada.

RU При обрезке рекомендуется пользоваться направляющей, оснащенной алмазным резаком.

Per ottenere il taglio, evitando la rottura del materiale, si consiglia l'utilizzo di apposite pinze troncatrici.

EN To cut the slab without breaking the material, the appropriate shears should be used.

DE Für den Zuschnitt wird die Verwendung einer speziellen Schneidzange empfohlen, um den Bruch des Materials zu verhindern.

FR Pour effectuer la coupe sans briser le matériel, utiliser des cisailles adaptées.

ES Para realizar el corte, sin romper el material, es aconsejable utilizar las pinzas cortadoras correspondientes.

RU Для обрезки, во избежание раскалывания плит, рекомендуется пользоваться специальными отрезными клеммами.

POSA LAYING - VERLEGUNG - POSE - COLOCACIÓN - УКЛАДКА



Si raccomanda l'applicazione della colla con doppia spalmatura. La prima, sulla lastra da posare, deve essere parallela al lato corto. Mentre la seconda, nella stessa direzione, deve essere applicata al massetto.

EN A double layer of glue is recommended. The first, on the slab to be laid, must be parallel to the short side, while the second must be applied to the base, and spread in the same direction.

DE Die Anwendung von Kleber mit doppelter Kleberschicht wird empfohlen. Die erste Klebeschicht wird auf der zu verlegenden Platte aufgetragen und muss parallel zur kurzen Seite aufgebracht werden. Die zweite Klebeschicht, in derselben Richtung, muss auf den Estrich aufgetragen werden.

FR Il est recommandé d'appliquer de la colle à double encollage. Le premier, sur le carreau à poser, doit être parallèle au côté court. Le second, effectué dans le même sens, doit être appliqué sur la chape.

ES Se recomienda la aplicación del mortero adhesivo por doble encolado. La primera capa se aplica directamente en la placa de forma paralela al lado corto. Mientras que la segunda capa, en la misma dirección, se extiende sobre la superficie de colocación.

RU Рекомендуется выполнять двойную намазку клея: первую - на укладываемую плитку параллельно короткой стороне, а вторую, в том же направлении, на основу.



Per tagli a L o interni alla lastra si raccomanda la realizzazione di fori in corrispondenza dei vertici per evitare che la superficie si danneggi con la lama del flessibile.

EN For L-shaped cuts or cuts inside the slab, holes should be bored at the vertices to prevent the blade of the cutting disk damaging the surface.

DE Für L-förmige Zuschnitte der Platte wird empfohlen, zunächst Löcher an den Eckpunkten anzubringen, um zu verhindern, dass die Oberfläche durch die Klinge des Trennschleifers beschädigt wird.

FR Pour des coupes à angle droit ou internes, il est recommandé de percer des trous au droit de la plaque pour éviter d'endommager sa surface avec la lame de l'instrument.

ES Para cortes en L o en el interior de la placa, es recomendable hacer taladros en correspondencia de los vértices, para evitar que la superficie se dañe con el disco de la amoladora angular.

RU При выполнении фигурной обрезки или внутренних прорезей, рекомендуется сделать отверстия в точках, соответствующих верхним углам, во избежание повреждения поверхности плит гибким резаком.



Per evitare che le lastre si scheggino durante la fase di posa si consiglia l'uso di un apposito dispositivo per l'accostamento delle lastre.

EN To avoid the slabs being chipped during laying, an appropriate device should be used for placing the slabs next to one another.

DE Um zylindrische Bohrungen an der Platte anzubringen, wird die Verwendung einer Diamantfräse mit dem gewünschten Durchmesser empfohlen, dabei sollte die Oberfläche konstant mit Wasser benetzt werden.

FR Pour éviter que les plaques ne se brisent durant la phase de pose, il est conseillé d'avoir recours à un dispositif approprié pour les aligner bord à bord.

ES Para evitar que las placas se astillen durante las operaciones de colocación, se recomienda utilizar un dispositivo especial para acercar las placas.

RU Во избежание раскалывания плит во время укладки рекомендуется пользоваться специальным устройством для укладывания плит.



È necessario l'utilizzo di sistemi di livellatura per rendere perfetta la planarità della superficie posata.

EN Levelling systems are recommended to ensure the surface laid is perfectly level.

DE Die Verwendung von Nivelliersystemen wird empfohlen, um eine perfekte Planheit der verlegten Oberfläche sicherzustellen.

FR Utiliser un système de nivellement pour garantir une planéité parfaite de la surface posée.

ES Se recomienda utilizar sistemas de nivelación para que la superficie quede perfectamente plana.

RU Рекомендуется использовать специальную систему выравнивающих распорок для обеспечения идеальной плоской поверхности.



Una volta adagiata la lastra, per eliminare completamente eccessi di aria, è necessario effettuare una battitura, manuale o meccanica, con l'apposito frattazzo anti-imbalo, procedendo dal centro verso i lati esterni.

EN Once the slab is in position, excess air should be removed completely by tapping it either manually or mechanically using the appropriate trowel, starting from the centre and moving out towards the sides.

DE Sobald die Platte abgelegt wurde muss, um überschüssige Luft austreten zu lassen, ein Anklopfen erfolgen. Dies kann entweder von Hand oder mechanisch mit einem Putzbrettcchen mit Rückprallschutz erfolgen. Dies kann entweder von Hand oder mechanisch mit einem Putzbrettcchen mit Rückprallschutz erfolgen.

FR Après la pose, pour éliminer totalement l'air emprisonné sous le carreau, le frapper, manuellement ou mécaniquement, avec une taloche anti-rebond prévue à cet effet, en procédant du centre vers les bords.

ES Una vez acomodada la placa, para eliminar por completo el exceso de aire, hay que golpear la superficie, de forma manual o mecánica, con una llana antirrebote, procediendo del centro hacia los lados.

RU После того как плитка будет уложена на основу, для удаления лишнего воздуха необходимо постучать по плитке специальной киянкой без отскока, ручной или механической, в направлении от центра к внешним краям.

BIG SIZES

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo a pavimento di lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE.

PRECAUTIONS FOR 6MM BIG SLABS APPLICATIONS.

SPEZIFISCHE HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG VON 6 MM STARKEN PLATTEN ALS BODENBELAG.

PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION AU SOL DE PLAQUES DE 6 MM D'ÉPAISSEUR.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN COMO PAVIMENTO DE PLACAS DE 6 MM DE ESPESOR.

EN **Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.**

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

FR **Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.**

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du gres cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourraient provoquer des ruptures.

DE **Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.**

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsicher sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

ES **Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.**

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encollado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS IN FORMATO 1620X3240X12

How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs in the 1200x2400x20 and 1620x3240x12 sizes | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS im Format 1200x2400x20 und 1620x3240x12 | Recommandations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS dans le format 1200x2400x20 et 1620x3240x12 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS de formato 1200x2400x20 y 1620x3240x12 | Рекомендации по использованию и уходу за плитами COUNTERTOPS в форматах 1200x2400x20 и 1620x3240x12 | 1200x2400x20和1620x3240x12规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议

der Arbeitsplatte verwenden.

- Keine Keramikmesser direkt auf der Platte verwenden. Wir raten auch von der Verwendung von Stahlmessern direkt auf der Fläche ab, vor allem im Fall der glänzenden Oberfläche.

- Se recomienda evitar tiempos de contacto prolongados entre la superficie de la encimera y productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Es recomendado evitar posa ollas para evitar el contacto directo con objetos calientes (por ejemplo, ollas, cafeteras, etc.).

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie instalada y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

el acabado de la encimera elegida es Pulido;

- Se recomienda utilizar posa ollas para evitar el contacto directo con objetos calientes (por ejemplo, ollas, cafeteras, etc.).

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie de la encimera y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie de la encimera y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie de la encimera y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie de la encimera y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie de la encimera y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

- Se recomienda evitar el tiempo de contacto entre la superficie de la encimera y los productos de limpieza de alta concentración (tanto con un pH muy bajo como muy alto). Esta advertencia debe considerarse válida en general y más aún cuando se haya elegido una encimera con acabado Pulido;

ACCORGIMENTI GENERALI PER LASTRE IN GRES PORCELLANATO MIRAGE MIROIR

General precautions for Mirage Miroir slabs in porcelain stoneware | Allgemeine Anweisungen für Mirage Feinsteinzeugplatten der Kollektion Miroir
Precautions générales pour les plaques en gres cérame Mirage Miroir | Recomendaciones generales para las placas de gres porcelánico Mirage Miroir
Общие рекомендации для плит из керамогранита Mirage Miroir

[IT]

[EN]

[DE]

[FR]

[ES]

[RU]

Le lastre specchianti Miroir sono lastre preggiate, realizzate su supporto in gres porcellanato Mirage e decorate con oro, platino e ulteriori applicazioni decorative che esaltano la profondità ed il pregio estetico dei soggetti.

La creazione delle lastre Miroir comporta lavorazioni complesse che, come tali, potrebbero causare piccoli imperfezioni superficiali, che rappresentano di tutti gli effetti una caratteristica intrinseca del prodotto.

Durante il trasporto e lo stoccaggio sono necessari alcuni accorgimenti, che riportiamo di seguito:

TRASPORTO DEL MATERIALE:

Durante il trasporto mantenere sempre le casse piane e stabili, per limitare lo scivolamento delle lastre.

Nelle operazioni di carico e scarico evitare che le lastre scorrono l'una sull'altra; si consiglia quindi una movimentazione tramite sollevatore a ventosa.

STOCCAGGIO DEL MATERIALE:

Una posizione errata o un luogo non idoneo durante lo stoccaggio possono produrre danni o segni superficiali alla lastra, a volte permanenti.

E' importante quindi immagazzinare le lastre in locali chiusi che garantiscono condizioni climatiche standard, senza presenza di un eccessivo grado di umidità.

DOVE UTILIZZARE MIROIR:

La gamma Miroir è utilizzabile esclusivamente per applicazioni in interno e a rivestimento.

La gamma Miroir non è inoltre destinata ad ambienti bagno, al rivestimento di box doccia o comunque in aree dove alte temperature e/o vapore possano pregiudicare l'integrità della lastra.

ISTRUZIONI PER LA POSA:

- Per posare il materiale è possibile utilizzare una normale colla per gres porcellanato.
- Per non graffiare le lastre Miroir durante la fase di stuccatura, si raccomanda di non togliere la pellicola protettiva dalla lastra, ma di sollevarla esclusivamente in prossimità dei bordi. Rimuovere la pellicola protettiva solo a posa ultimata.

CURA E PULIZIA:

- Per la pulizia di Miroir possono essere utilizzati solo prodotti con Ph neutro (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sapone di Marsiglia) e un panno morbido, senza parti ruvide o di metallo.
- Per pulizie più profonde è possibile utilizzare alcool puro al 95%.
- È assolutamente sconsigliato l'utilizzo di detergenti con Ph acido o basico che potrebbero compromettere la natura estetica del materiale in modo permanente.

The mirrored Miroir slabs are high quality products, made on a Mirage porcelain stoneware support and decorated with gold, platinum and other decorative applications that highlight the depth and aesthetic value of the objects.

The creation of the Miroir slabs requires complex working processes that, as such, could cause small surface imperfections which, to all intents and purposes, are an intrinsic characteristic of the product.

A number of precautions are necessary during transport and storage, as set out below:

TRANSPORT OF THE MATERIAL:

During transport, always keep the boxes flat and stable in order prevent the slabs from sliding.

In loading and unloading operations, make sure the slabs don't slide over one another; handling with a suction lifter is, therefore, recommended.

STORAGE OF THE MATERIAL:

A wrong position or an unsuitable location for storage could cause surface damage or marks on the slab, sometimes permanent.

It's important, therefore, to store the slabs in closed locations that ensure standard climatic conditions, without an excessive level of humidity.

WHERE TO USE MIROIR:

The Miroir range is useable only for interior and wall applications.

The range is not suitable for bathroom environments, shower enclosure linings or, in any case, in areas where high temperatures and/or steam could affect the integrity of the slab.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION:

- It's possible to use a normal glue for porcelain stoneware to install the material.
- To avoid scratching the Miroir when grouting, it is recommended not to remove the slab's protective film, but to lift it only near the edges, and remove the protective film only when the installation is completed.

CARE AND CLEANING:

- Only neutral pH products (such as, merely by way of example, Marseille soap) and a soft cloth without rough or metal parts are to be used for cleaning Miroir.
- 95% pure alcohol can be used for more thorough cleaning.
- it is strongly recommended not to use detergents with acid or alkaline pH that could permanently affect the aesthetic quality of the material.

Die Platten mit spiegelnder Oberfläche der Kollektion Miroir sind hochwertige Platten, die auf einem Scherben aus Mirage-Feinsteinzeug gefertigt und mit Gold, Platin und anderen dekorativen Applikationen verziert sind, die Tiefe und die Ästhetik der Motive verbessern.

Die komplexe Herstellung der Platten der Kollektion Miroir kann zu kleinen Oberflächenfehlern führen kann, die jedoch ein wesentliches Merkmal des Produkts sind.

Während des Transports und der Lagerung sind einige Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, die wir nachfolgend detailliert ausführen:

TRANSPORT DES MATERIALS

Halten Sie die Kisten während des Transports immer flach und stabil, um ein Verrutschen der Platten zu verhindern. Beim Be- und Entladen ist darauf zu achten, dass die Platten nicht übereinander geschoben werden; es empfiehlt sich daher, bei der Handhabung einen Saugheber zu verwenden.

LAGERUNG DES MATERIALS

Eine falsche Position oder ein ungeeigneter Ort während der Lagerung kann zu Beschädigungen oder Abdrücken auf der Platte führen, die manchmal dauerhaft sind.

Es ist daher wichtig, die Platten in geschlossenen Räumen zu lagern, die normale klimatische Bedingungen ohne übermäßige Feuchtigkeit gewährleisten.

WO DIE PLATTEN DER KOLLEKTION MIROIR ZUM EINSATZ KOMMEN KÖNNEN:

Die Kollektion kann nur für Wandverkleidungen in Innerräumen verwendet werden.

Die Kollektion Miroir ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Duschkabinen oder anderen Bereichen vorgesehen, in denen hohe Temperaturen und/oder Wasserdampf die Platte beeinträchtigen können.

VERLEGEHINWEISE

- Zum Verlegen des Materials kann normaler Fliesenkleber für Feinsteinzeug verwendet werden.
- Um zu vermeiden, dass die Platten der Kollektion Miroir verkratzen, empfiehlt es sich, während der Verlegung die Schutzfolie nicht von der Platte zu entfernen, sondern sie nur im Randbereich anzuheben. Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach der Verlegung vollständig.

PFLEGE UND REINIGUNG:

- Für die Reinigung der Platten der Kollektion Miroir dürfen nur Produkte mit einem neutralen pH-Wert verwendet werden (wie zum Beispiel z. B. Marseiller Seife) und ein weiches Tuch, das frei von scheuernden und metallischen Bestandteilen ist.
- Für eine gründlichere Reinigung kann 95%iger reiner Alkohol verwendet werden.
- Von der Verwendung von Reinigungsmitteln mit einem sauren oder basischen pH-Wert wird dringend abgeraten, denn sie könnten die Ästhetik des Materials dauerhaft beeinträchtigen.

Les plaques réfléchissantes Miroir sont des plaques précieuses, réalisées sur un support en grès cérame Mirage et décorées à l'or, au platine et à d'autres applications décoratives qui mettent en valeur la profondeur et la qualité esthétique des sujets.

La création des plaques Miroir comporte des façonnages complexes qui, comme tels, pourraient causer de petites imperfections de surface, qui constituent à part entière une caractéristique intrinsèque du produit.

Durant le transport et le stockage, certaines précautions sont nécessaires, que nous reportons ci-dessous :

TRANSPORT DU MATERIEL :

Durant le transport, toujours maintenir les caisses à plat et stables, pour limiter le glissement des plaques.

Au cours des opérations de chargement et de déchargement, éviter que les plaques se déplacent l'une sur l'autre ; il est alors conseillé de les déplacer au moyen d'un système de levage à ventouse.

STOCKAGE DU MATERIEL :

Une mauvaise position ou un lieu non adapté durant le stockage peuvent provoquer des dommages ou des marques superficielles sur la plaque, parfois permanentes.

Il est donc important d'emmagasiner les plaques dans des locaux fermés qui garantissent des conditions climatiques standard, sans présence de niveau d'humidité excessif.

OU UTILISER MIROIR :

La gamme Miroir est utilisable exclusivement pour des applications en intérieur et en revêtement.

La gamme Miroir, en outre, n'est pas destinée à des salles de bains, au revêtement de cabine de douche ou en tout lieu où de hautes températures et/ou de la vapeur pourraient compromettre l'intégrité de la plaque.

INSTRUCTIONS POUR LA POSE :

- Pour poser le matériel il est possible d'utiliser une colle normale pour grès cérame.
- Afin de pas rayer les plaques Miroir au cours de la phase de jointolement, il est recommandé de ne pas retirer la pellicule de protection de la plaque, mais de la soulever exclusivement à proximité des bords. Retirer la pellicule de protection seulement la pose achevée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

- Pour le nettoyage de Miroir on peut utiliser seulement des produits au pH neutre

(comme, à titre d'exemple, mais non exhaustif, le savon de Marseille) et un chiffon doux, sans parties réches ou de métal.

- Pour les nettoyages plus en profondeur il est possible d'utiliser de l'alcool pur à 95%.

• Il est absolument déconseillé d'utiliser des détergents au pH acide ou basique qui pourraient compromettre la nature esthétique du matériel de façon permanente.

Las placas espejadas Miroir son placas preciosas, realizadas sobre un soporte de gres porcelánico Mirage y decoradas con oro, platino y otras aplicaciones decorativas que exaltan la profundidad y el valor estético de los motivos.

Para la fabricación de las placas Miroir se utilizan procesos complejos que, como tales, pueden causar pequeñas imperfecciones en la superficie, que son a todos los efectos una característica intrínseca del producto.

Durante el transporte y el almacenamiento es necesario tomar algunas precauciones:

TRANSPORTE DEL MATERIAL:

Durante el transporte, mantenga siempre las cajas en plano y en posición estable, para limitar el deslizamiento de las placas.

Durante las operaciones de carga y descarga, evite que las placas se deslicen unas sobre otras, por lo que se recomienda utilizar un elevador con ventosas.

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL:

Una posición incorrecta o un lugar inadecuado durante el almacenamiento pueden provocar daños o marcas superficiales en la placa, a veces permanentes.

Por lo tanto, es importante almacenar las placas en lugares cerrados que garanticen condiciones climáticas standard, sin excesiva humedad.

DÓNDE UTILIZAR MIROIR:

La gama Miroir se puede utilizar únicamente en interiores y como revestimiento.

La gama Miroir no ha sido diseñada para ser utilizada en baños, ni como revestimiento de cabinas de ducha, ni zonas donde las altas temperaturas y/o el vapor puedan afectar a la integridad de la placa.

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN:

- Para la colocación del material se puede utilizar un adhesivo normal para gres porcelánico.

• Durante el rejuntado, para no rayar las placas Miroir, se recomienda no quitar la película protectora de la placa, sino levantarla solo cerca de los bordes. Retire la película solo cuando se termine la colocación.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

- Para la limpieza de Miroir se pueden utilizar solo productos con un pH neutro

(por ejemplo, a título meramente indicativo y no exhaustivo, jabón de Marsella) y un paño suave sin partes ásperas ni metálicas.

- Para una limpieza más profunda, se puede utilizar alcohol puro al 95%.

• No utilice detergentes con un pH acido o básico, ya que podrían comprometer permanentemente la naturaleza estética del material.

Zerkalnye planity Miroir - eto visokoschetennye planity, c osnovoy iz keramicheskogo granita Mirage i dekorom iz zolota, platiny i drugikh dekorativnykh aplikacij, kotorые подчёркивают глубину и эстетическую ценность рисунка.

Cоздание плит Miroir требует сложных процессов изготовления, могущих вызывать незначительные поверхностьные дефекты, которые, в любом случае, являются неотъемлемой характеристикой продукции.

Во время транспортировки и хранения необходимо соблюдать некоторые нижеприведенные рекомендации:

TRANSPORTIROVKA MATERIALA:

При транспортировке необходимо постоянно следить за тем, чтобы ящики оставались в ровном положении и были надежно закреплены во избежание скольжения плит.

При выполнении погрузо-разгрузочных работ избегать скольжения одной плиты по поверхности другой; следовательно, рекомендуется использовать погрузочный механизм с вакуумными присосками.

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Неправильное положение или неподходящее место при хранении может вызвать повреждение плит или оставить порою необратимые следы на поверхности. Следовательно, важно складировать плиты в закрытых помещениях, гарантирующих стандартные климатические условия и отсутствие избыточной влаги.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТЫ MIROIR:

Плиты серии Miroir следует использовать исключительно для внутренних работ и для облицовки стек.

Серия Miroir также не предназначена для отделки ванных комнат, душевых кабин или, в любом случае, зон, где повышенные температуры и/или пар могут повредить целостность плит.

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ:

• Для укладки материала можно применять обычный клей для керамического гранита.

• Во избежание царапин на плитах Miroir при нанесении затирки, рекомендуется не снимать защитную пленку, но лишь слегка приподнять ее по краям. Удалить защитную пленку только по окончании укладки.

УХОД И ОЧИСТКА:

• Для очистки плит Miroir можно применять только средства с нейтральным pH (например, такие, но не исключительно, как хозяйственное мыло) и мягкую ветошь, без шероховатых или металлических частей.

• Для более глубокой очистки можно использовать чистый 95%-ный спирт.

• Категорически не рекомендуется применять моющие средства с кислотным или щелочным pH, которые могут необратимо повредить эстетический вид материала.

ACCORGIMENTI GENERALI PER LASTRE IN GRES PORCELLANATO MIRAGE PAPIER

General precautions for Mirage Papier slabs in porcelain stoneware | Allgemeine Anweisungen für Mirage Feinsteinzeugplatten der Kollektion Papier
Precautions générales pour les plaques en gres cérame Mirage Papier | Recomendaciones generales para las placas de gres porcelánico Mirage Papier
Общие рекомендации для плит из керамогранита Mirage Papier

[IT]

[EN]

[DE]

DOVE UTILIZZARE PAPIER:

La gamma Papier è utilizzabile per applicazioni a rivestimento sia in interno che in esterno, in ambienti commerciali o residenziali, per rivestire box doccia o comunque in aree caratterizzate anche da alte temperature e/o vapore. I soggetti Jardin, Encanto, Palm, Camille, Nuages, Aquarelle Rose, Aquarelle Vert ed Aurora possono essere utilizzati anche in applicazione a pavimento. Per tutti i soggetti non menzionati, tale applicazione è fortemente sconsigliata, per evitare il danneggiamento del prodotto.

ISTRUZIONI PER LA POSA:

Per posare Papier è possibile utilizzare una tradizionale colla per gres porcellanato, seguendo le normali procedure e indicazioni per la posa sulla base del formato e della destinazione d'uso specifica.

CURA E PULIZIA:

Papier può essere pulita con i tradizionali prodotti destinati al gres porcellanato. Fanno eccezione i soggetti Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud e Espoir Froid, creati con surface applications or selected raw materials. Per questi soggetti si consiglia l'utilizzo di qualsivoglia prodotto abrasivo in fase di posa o pulizia, che potrebbe danneggiare la superficie. Si consiglia quindi di eseguire la pulizia ordinaria esclusivamente con l'ausilio di un panno morbido e prodotti a pH neutro, così da evitare opacizzazioni o graffiature (no acidi o basi).

WHERE PAPIER CAN BE USED:

The Papier range can be used for both indoor and outdoor walls, in commercial and residential settings, as well as to tile shower enclosures or other areas subject to high temperatures and steam. The Jardin, Encanto, Palm, Camille, Nuages, Aquarelle Rose, Aquarelle Vert and Aurora tiles can also be used on floors. We strongly advise against the use of all the other tiles not mentioned on floors, to avoid damaging the product.

LAYING INSTRUCTIONS:

PAPIER can be laid using a traditional glue for porcelain stoneware, following standard laying procedures and indications for the size selected and specific intended use.

CLEANING AND MAINTENANCE:

Papier can be cleaned using traditional products for porcelain stoneware, with the exception of Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud and Espoir Froid, created with surface applications or selected raw materials. For these tiles, we recommend avoiding the use of any kind of abrasive products during installation or for cleaning, to avoid damaging the surface. Ordinary cleaning should be carried out exclusively using a soft cloth and products with a neutral pH, to avoid dulling or scratching (no acids or bases).

WO PAPIER EINGESETZT WERDEN KANN:

Das Sortiment Papier kann für Anwendungen als Verkleidung sowohl im Innen- als auch Außenbereich in Gewerbe- oder Wohnbereichen, zur Verkleidung von Duschkabinen oder allgemein in Bereichen, in denen auch hohe Temperaturen und/oder Dampf auftreten können, verwendet werden. Die Versionen Jardin, Encanto, Palm, Camille, Nuages, Aquarelle Rose, Aquarelle Vert und Aurora können auf allen Fliesenböden ebenfalls eingesetzt werden. Bei allen nicht genannten Versionen wird von dieser Anwendung abgeraten, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

VERLEGEANWEISUNGEN:

Zum Verlegen von Papier kann ein traditioneller Kleber für Feinsteinzeug unter Einhaltung der gewöhnlichen Vorgangsweisen und Verlegeanweisungen je nach Format und spezifischem Verwendungszweck verwendet werden.

PFLEGE UND REINIGUNG:

Papier kann mit den traditionellen Produkten für Feinsteinzeug gereinigt werden. Eine Ausnahme bilden die Versionen Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud und Espoir Froid, die mit der Hilfe von oberflächlichen Anwendungen oder ausgewählten Rohstoffen gefertigt werden. Bei diesen Versionen wird von der Verwendung scheinender Produkte beim Verlegen oder der Reinigung abgeraten, da sie die Oberfläche beschädigen könnten. Es empfiehlt sich daher, die regelmäßige Reinigung ausschließlich mit einem weichen Tuch und Produkten mit neutralem pH-Wert auszuführen, um Trübungen oder Kratzer zu vermeiden (keine Säuren oder Laugen).

[FR]**[ES]****[中國]****DÓNDE UTILIZAR PAPIER:****在哪里使用PAPIER:**

Papier 系列可用于室内和室外、商业或住宅环境中的墙面装修应用，用于淋浴房或其他高温和/或蒸汽区域的墙砖铺设。Jardin、Encanto、Palm、Camille、Nuages、Aquarelle Rose、Aquarelle Vert 和 Aurora 等图案主题也可用于地面装修应用。对于所有未提及的图案主题，强烈建议不要使用此应用，以免损坏产品。

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN:

Para la colocación de Papier se puede utilizar un adhesivo tradicional para gres porcelánico, siguiendo los procedimientos e instrucciones normales de colocación según el formato específico y el uso previsto.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Papier se puede limpiar con los productos tradicionales para el gres porcelánico. Quedan exceptuados los motivos Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud y Espoir Froid realizados con ayuda de aplicaciones superficiales o materias primas seleccionadas.

铺设:

铺设 Papier 可以使用传统的瓷质砖胶水，根据规格和特定的预期用途，按照正常的程序和说明进行铺设。

护理和清洁:

Papier 系列可以使用瓷质砖专用的传统清洁产品进行清洁。Merveille、Soleil、Corolle、Encanto Gold、Camille Gold、Camille Rose、Espoir Chaud 和 Espoir Froid 等借助表面粘贴或精选原材料制成的图案主题除外。对于这些图案主题，我们不建议在安装或清洁过程中使用任何研磨性产品，这可能会损坏表面。因此，建议仅使用软布和PH值为中性的产品进行常规清洁，以避免令其变得哑暗或划痕（无酸或碱）。

Para estos motivos, desaconsejamos el uso de cualquier producto abrasivo durante la instalación o la limpieza, que podría dañar la superficie. Por lo tanto, recomendamos la limpieza ordinaria exclusivamente con un paño suave y productos de pH neutro para evitar que se opaque o se raye (sin ácidos ni bases).

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
技术特征

NORMA
STANDARD
NORM
NORME
NORMA
ЗНАЧЕНИЯ
标准
VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G
INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G
INTERNATIONALE NORMWERTE IN 14411 - G
VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G
VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G
EN 14411 - G 标准规定值

***VALORE MEDIO MIRAGE**
MIRAGE AVERAGE VALUE
MIRAGE MITTELWERT
VALEURS MOYEN MIRAGE
VALOR MEDIO MIRAGE
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
MIRAGE 平均值

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN
DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES -
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征

	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,05%
	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 1.100 N R ≥ 45 N/mm² S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² S ≥ 4.000 N R ≥ 48 N/mm² S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm² S ≥ 26.000 N R ≥ 48 N/mm²
	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,85
	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 145 mm³
	EN ISO 10545-8	—	α=6,1x10⁻⁶°C⁻¹
	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	EN ISO 10545-13	UB MIN.	NAT / SP A LA HA SILK A LA HA LUCIDO A LB
	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

TECHNICAL DATA AND CERTIFICATIONS

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400 / 300x2400

BIG SIZES - 48"x48" / 48"x96" / 12"x96"

Imballo Packaging	Cassa 1200x2400: Ingombro: 268x135,6x35,8 cm Peso: 82 kg	Pallet + parietali 1200x1200: Ingombro: 143x123x63 cm Peso: 53 kg	Cavalletto da 36 lastre Ingombro: 250x75x159 cm Peso: 155 kg	Cavalletto da 20 scatole Ingombro: 75x130x158 cm Peso: 60 kg
Formato Dimension	300x2400x9 1200x2400x9 1200x2400x20	1200x1200x9 1200x1200x20	1200x2400x9 1200x2400x20	1200x1200x9 1200x1200x20

Kg pezzo Kg piece	-	58	134	29	67	58	134	29	67
Pezzi Pieces	72	18	8	40	20	36	18	40	18
Scatole Boxes	-	-	-	20	20	-	-	16	20
Mq Sqm	51,84	51,84	23,04	57,60	28,80	103,68	46,08	46,08	28,80
Kg Kg	-	1126	1156	1223	1403	2243	2302	970	1410
Tipo imballo Type of packaging	-	Scatola Box	-	Scatola Box	-	Scatola Box	-	Scatola Box	-
Note Notes	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.3 casse (si consiglia n.2 casse); - max. 24 casse su camion (8 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - stacks of no more than 3 crates (we recommend only 2); - max. 24 crates per truck (8 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 15 cavalletti su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 15 stands per truck (15 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 30 cavalletti su camion (30 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 30 stands per truck (30 spaces) in accordance with the total weight limits;	Note	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;	Carico su camion: - max. 12 cavalletti su camion (12 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 12 stands per truck (12 spaces) in accordance with the total weight limits;		

BIG SIZES - 200x2780 / 1200x2780

BIG SIZES - 8"x110" / 48"x110"

Imballo Packaging	Cassa 1200x2780: Ingombro: 291,6x144,5x33,8 cm Peso: 88 kg	Cassa Leggera 1200x2780: Ingombro: 290x145x24 cm	Cavalletto da 42 lastre Ingombro: 290x75x159 cm Peso: 120 kg
Formato Dimension	200x2780x6 1200x2780x6 1200x2780x6 Kit Vein Matching only	200x2780x6 1200x2780x6 1200x2780x6	
Kg pezzo Kg piece	8,26	50	50
Pezzi Pieces	6	18	5 max
Scatole Boxes	18	-	-
Mq Sqm	60,05	60,05	16,68
Kg Kg	892,08	892,08	247,80
Tipo imballo Type of packaging	-	-	-
Note	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 12 cavalletti su camion (12 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 12 stands per truck (12 spaces) in accordance with the total weight limits;

TECHNICAL DATA AND CERTIFICATIONS

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

BIG SIZES - 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240

BIG SIZES - 63"x63" / 63"x126" / 63¾"x127½"

Imballo Packaging	Cassa 1600x1600	Cassa 1600x3200	Cassa 1600x3200	Cavalletto da 4 lastre TIPO 2*	Cavalletto da 42 lastre TIPO 2*	Cavalletto da 22 lastre TIPO 2*	Cavalletto da 42 lastre
	Crate 1600x1600	Crate 1600x3200	Crate 1600x3200	Stand containing 48 slabs TYPE 2*	Stand containing 42 slabs TYPE 2*	Stand containing 22 slabs TYPE 2*	Stand containing 42 slabs
Formato Dimension	1600x1600x6	1600x3200x6	1600x3200x12	1600x1600x6	1600x3200x6	1600x3200x12	1600x3200x6
Ingombro Overall dimensions	183x174x41 cm	344x175x37 cm	344x175x37 cm	170x75x200 cm	330x75x200 cm	330x75x200 cm	330x75x200 cm
Peso Weight	91 kg	139 kg	139 kg	103 kg	206 kg	206 kg	176 kg
Kg pezzo Kg piece	38	76	148	38	76	148	76
Pezzi Pieces	24	14	8	48	42	22	42
Scatole Boxes	-	-	-	-	-	-	-
Mq Sqm	61,44	71,68	40,96	122,88	215,04	112,64	215,04
Kg Kg	1003	1203	1323	1927	3389	3462	3333
Tipo imballo Type of packaging	-	-	-	-	-	-	-
Note Notes	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion 4 casse; - max. 28 casse su camion (7 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion 1,5 casse; - max. 15 casse su camion (3 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion 0,5 casse; - max. 15 casse su camion (3 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;	Carico su camion: - max. 21 cavalletti su camion (1 spazio) compatibilmente con i limiti di peso totale;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;
	Loading on truck: - stacks of no more than 4 crates; - max. 28 crates per truck (7 spaces) in accordance with the total weight limits;	Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 15 crates per truck (3 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 pallets (type 63 cm x 123 cm) adjacent to each stack;	Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates;	Loading on truck: - max. 21 stands per truck (21 spaces) in accordance with the total weight limits;	Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400 / 300x2400 / 1200x2780 / 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240

BIG SIZES - 48"x48" / 48"x96" / 12"x96" / 48"x110" / 63"x63" / 63"x126" / 63¾"x127½"



Container 20 piedi / 20' Container - 5,90 x 2,32 x 2,35(h) m

Full 1200x2400	nr. 11 casse/crates 1200x2400 + 2 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 12 casse/crates 1200x1200x9 + 5 cavalletti/stands 1200x1200x9
Full 1200x1200	nr. 12 casse/crates 1200x1200x20 + 5 cavalletti/stands 1200x1200x20
Full 1200x2780	nr. 6 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1200x2780	nr. 11 casse/crates 1200x2780 + 2 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 6 casse/crates 1600x3200 (+ 4 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)
Full 1600x3200	nr. 3 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200 (+ 4 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)
Full 1600x1600	nr. 15 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600



Container 40 piedi / 40' Container - 11,90 x 2,32 x 2,35(h) m

Full 1200x2400	nr. 12 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x2400	nr. 21 casse/crates 1200x2400 + 4 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200x9
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200x20
Full 1200x2780	nr. 12 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1200x2780	nr. 21 casse/crates 1200x2780 + 4 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 16 casse/crates 1600x3200
Full 1600x3200	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200
Full 1600x1600	nr. 24 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 19 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600



Camion, peso massimo caricabile / Truck, maximum loadable weight - 30 Ton.

Full 1200x2400	nr. 20 casse/crates 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200
Full 1200x2780	nr. 20 casse/crates 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 15 casse/crates 1600x3200
Full 1600x3200	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200
Full 1600x1600	nr. 27 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 19 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600

Il calcolo deve tenere conto del peso (in modo da non eccedere i limiti di portata).
The quantities loaded must take into account the weight (in order not to exceed the maximum weight limits).

NOTE

NOTES

MIRAGE®

INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

Mirage Project Point Milano

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

40 Burton Hills BLVD - Suite 200
Nashville - Tennessee (TN) - 37215
Ph. +1 615 386 7070
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai



Ceramics of Italy