

La gamme de foyers électriques linéaires **Optimyst**^{MD}

Dimplex[®]

Vivez mieux.

Famille
Optimyst



Famille **Optimyst**^{MD}

Là où l'eau devient du feu.

Avec technologie **Optimyst**[™]

Modèles de
46 po, 66 po
et 86 po de
largeur
disponibles



Avec technologie **Optimyst™**

L'effet de flamme électrique 3D le plus réaliste au monde, breveté par Dimplex. Cet effet de flamme unique est le fruit d'une combinaison innovante de vapeur d'eau et de lumière.



Principaux avantages



Une ambiance à couper le souffle

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.



Durable et propre

Optimyst n'a besoin ni de carburant ni de ventilation, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité et utilise moins d'énergie pour le chauffage.



Une expérience inégalée

Grâce aux options de personnalisation, vous vivez une expérience de feu tout à fait unique... aucune forme de flamme n'est la même.



Système de chauffage Comfort\$aver^{MD}

Chauffage d'appoint à la demande pour une surface allant jusqu'à 1000 pi² (92,9 m²) avec possibilité d'éteindre le chauffage et de profiter des flammes tout au long de l'année.



Modèle mince

Un foyer sans dégagement avec design plus mince de 12 po (30,48 cm) de profondeur.



Autodiagnostic intelligent

Ayez l'esprit tranquille grâce au module d'autodiagnostic qui simplifie la résolution des problèmes et est assorti d'une garantie de 2 ans.



Alimentation continue en eau

Conçu pour être raccordé à la conduite d'alimentation en eau principale pour assurer un fonctionnement continu. Ensemble d'accessoires de plomberie disponible.

Modèle mince

Effets de crépitement

Création de couleurs personnalisées

Système de chauffage Comfort\$aver^{MD}

Effet de flamme Optimyst^{MD}

Commandes tactiles dissimulées



Cristaux acryliques et lit de braises en bois flotté

Vitre entièrement scellée

Alimentation continue en eau



Le foyer linéaire Optimyst comprend des cristaux acryliques et lit de braises en bois flotté

Les flammes peuvent différer de l'image. Les flammes Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

Disponible
en version
droite, gauche
avant et baie
installation

Avec technologie **Optimyst™**

L'effet de flamme électrique 3D le plus réaliste au monde, breveté par Dimplex. Cet effet de flamme unique est le fruit d'une combinaison innovante de vapeur d'eau et de lumière.

Optimyst™ e-Matrix



Une pièce maîtresse élégante

Relevez l'atmosphère de la pièce avec des flammes réalistes et un style contemporain captivant, servant de centre d'attention élégant.



Utilisation à longueur d'année

Profitez de flammes réalistes sans chaleur tout au long de l'année, offrant un charme polyvalent pour chaque saison.



Designs variés

S'adapte à votre vision avec quatre choix d'installation : à fenêtre frontale, en coin orienté vers la droite ou vers la gauche et à fenêtre en baie.



Alimentation continue en eau
Conçu pour être raccordé à la conduite d'alimentation en eau principale pour assurer un fonctionnement continu.



Sons de crépitement du feu
Possibilité de profiter des sons apaisants d'un feu crépitant.



Bûches d'aspect réaliste
Ensemble de bûches carbonisées pour maximiser l'illusion de profondeur et l'apparence de bûches ardentes.



Module d'éclairage
Projette une lumière de feu à l'intérieur du support pour un effet plus vrai que nature.



Intérieur moderne
Présente une finition intérieure de couleur foncée.



Télécommande
Comprend une télécommande multifonction pour un fonctionnement pratique du foyer.



Offert en quatre installations, chacune vendue séparément :



Avant

Gauche

Droite

Baie

Les flammes peuvent différer de l'image. Les flammes Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.

Modèles de
40 po et 60 po
de largeur
disponibles



Avec technologie **Optimyst™**

L'effet de flamme électrique 3D, le plus réaliste au monde, breveté par Dimplex. Cet effet de flamme unique est le fruit d'une combinaison innovante de vapeur d'eau et de lumière.

Boîtier **Optimyst™ Pro**



Principaux avantages



Ambiance captivante

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.



Durable et propre

Le boîtier Optimyst Pro n'a besoin ni de combustible ni d'aération, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité et utilise moins d'énergie pour le chauffage.



Design harmonieux

Le boîtier préfabriqué simplifie l'installation sans compromettre le style.



Chauffage d'appoint

L'appareil de chauffage discret comprend un aéroconvecteur efficace qui permet de réchauffer une pièce de 400 pi² (37,2 m²).



Forme de flamme personnalisable

Comprend des séparateurs et des fentes pour personnaliser la largeur et l'effet des flammes..



Simple ou double face

Ajoutez un panneau en verre pour transformer facilement l'appareil en un foyer transparent (verre vendu séparément).



Alimentation continue en eau

Conçu pour être raccordé à la conduite d'alimentation en eau principale pour assurer un fonctionnement continu. Ensemble d'accessoires de plomberie disponible.



Lit de braises personnalisable

Créez le style que vous désirez en ajoutant votre lit de braises préféré au plateau inclus (lit de braises non inclus). Un ensemble de bûches incandescentes est aussi offert en option.

Boîtier Optimyst^{MD} Pro 40 po




Effet de flamme personnalisable
Illustré avec des fentes pour des flammes d'apparence moderne.



Optimyst^{MD} Pro 1000 boîtier encastrable



Deux - Cassette Optimyst[®] 500



Ensemble de vitres frontales en verre trempé


Boîtier Optimyst^{MD} Pro 60 po



Optimyst^{MD} Pro 1500 boîtier encastrable



Trois - Cassette Optimyst[®] 500



Ensemble de vitres frontales en verre trempé

Les flammes peuvent différer de l'image. Les flammes Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.



Commande du son et de la lumière à distance

Réglez les flammes, l'appareil de chauffage et le son à la pression d'un bouton.

Modèles de
20 po de
largeur
disponibles

Reliez des cassettes Optimyst entre
elles pour obtenir une longueur ou
une forme personnalisée.

Avec technologie 

L'effet de flamme électrique 3D le plus réaliste
au monde, breveté par Dimplex. Cet effet de
flamme unique est le fruit d'une combinaison
innovante de vapeur d'eau et de lumière.

Cassette  OptimystTM



Une ambiance à couper le souffle

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.



Durable et propre

Optimyst n'a besoin ni de carburant ni de ventilation, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité et utilise moins d'énergie pour le chauffage.



Design harmonieux

Le boîtier préfabriqué simplifie l'installation sans compromettre le style.



Design modulaire

Connect multiple cassettes. Reliez plusieurs cassettes entre elles pour obtenir la longueur ou le design désirés et créer ainsi des installations personnalisées impossibles à réaliser avec des foyers au gaz.



Forme de flamme personnalisable

Comprend des séparateurs et des fentes pour personnaliser la largeur et l'effet des flammes.



Alimentation continue en eau

Conçu pour être raccordé à la conduite d'alimentation en eau principale pour assurer un fonctionnement continu. Ensemble d'accessoires de plomberie disponible.



Lit de braises personnalisable

Créez le style que vous désirez en ajoutant votre lit de braises préféré au plateau inclus (lit de braises non inclus). Un ensemble de bûches incandescentes est aussi offert en option.



Commande du son et de la lumière à distance

Réglez les lammes, l'appareil de chauffage et le son à la pression d'un bouton.

Cassette Optimyst^{MD} 500



NOUVELLE cassette Optimyst 500 de nouvelle génération avec éclairage de couleurs RVB



Coming 2025



Les flammes peuvent différer de l'image. Les flammes Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.



À venir en
2025



Les flammes peuvent différer de l'image.
Les flammes Optimyst dépendent de
l'environnement d'installation.



Effet de flamme Optimyst

Génère les flammes les plus réalistes grâce à la technologie révolutionnaire de la vapeur d'eau.



Tiroir coulissant

Comprend un tiroir coulissant révolutionnaire pour des recharges en eau sans effort, sans plomberie requise!



Puissante source de chaleur

Puissant aéroconvecteur procurant une chaleur optionnelle et sur demande à un espace pouvant atteindre 1000 pi².



Effets de crépitement

Profitez d'une expérience sensorielle plus complète grâce à aux effets sonores d'un feu de bois naturel.



Personnalisable

Personnalisez votre expérience de foyer en choisissant la couleur de flamme qui convient le mieux à votre humeur et à votre décor.

Même foyer, il suffit de choisir une des quatre configurations.



Avant



Gauche



Droite



Baie

Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.



Principaux avantages



Réalisme des flammes

Produit des flammes 3D ultra réalistes en utilisant de la vapeur d'eau, grâce à l'effet de flamme Optimyst.



Convivial

Conçu pour une expérience sans stress, il est équipé d'un tiroir frontal pour faciliter le remplissage du réservoir d'eau et est compatible avec l'application Flame Connect.



Foyer durable

Allie la durabilité et l'efficacité énergétique pour offrir une solution esthétique de chauffage respectueuse de l'environnement.



Effet de flamme Optimyst

Génère les flammes les plus réalistes grâce à la technologie révolutionnaire de la vapeur d'eau.



Tiroir coulissant

Comprend un tiroir coulissant révolutionnaire pour des recharges en eau sans effort, sans plomberie requise!



Puissante source de chaleur

Puissant aéroconvecteur procurant une chaleur optionnelle et sur demande à un espace pouvant atteindre 1000 pi².



Bûches réalistes

Ensemble de bûches carbonisées réalistes pour maximiser l'illusion de profondeur et l'apparence de bûches ardentes.



Ravivez votre foyer

Transformez votre foyer inutilisé avec cet âtre élégant qui s'intègre parfaitement dans un foyer existant et qui offre un effet de flamme 3D réaliste et une chaleur réconfortante.



Commande simple

Utilisez la télécommande incluse ou le tableau de commande dissimulé pour faire fonctionner facilement votre foyer.

À venir en
2025



Les flammes peuvent différer de l'image.
Les flammes Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.

Principaux avantages



Réalisme des flammes

Produit des flammes 3D ultra réalistes en utilisant de la vapeur d'eau, grâce à l'effet de flamme Optimyst.



Modèle adaptable

Le modèle polyvalent s'adapte aux décors modernes ou traditionnels et comporte un tiroir coulissant qui facilite les recharges en eau, ce qui permet de l'installer n'importe où.



Ambiance silencieuse et réglable

Des flammes silencieuses et entièrement réglables permettent de créer diverses ambiances, sans compter la possibilité de profiter de l'ambiance sans la chaleur.



Série	Optimyst ^{MD} Aura	Optimyst ^{MD} Revive	Foyer linéaire Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD} e-Matrix	Boîtier Optimyst ^{MD} Pro	Cassette Optimyst ^{MD}
Dimensions	30 po	25 po	46, 66, 86 po	32 po	40, 60 po	20 po
Lit de braises	Bûches carbonisées réalistes	Bûches carbonisées réalistes	Bois de grève réaliste avec glace en acrylique	Bûches carbonisées réalistes		
Thèmes de couleurs de flamme Luminosité	6 thèmes Luminosité réglable	6 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable			
Lampe supérieure			•			
Effet de flamme	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}
Technologie de flamme	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}
Effets de crépitement	•	•	•	•	•	•
Mode de flamme seulement	•	•	•	•	•	•
Circulation d'air	•	•	•			
Fonctionnement du chauffage	Puissante source de chaleur	Puissante source de chaleur	Système de chauffage ComfortSaver ^{MD}	Sans chaleur	Chauffage d'appoint	Sans chaleur (Accessoire d'appareil de chauffage offert en option)
Portée de chauffage	Jusqu'à 400 pi ²	Jusqu'à 400 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²		Jusqu'à 400 pi ²	
Désactivation de la fonction de chauffage	•	•	•		•	
Thermostat intégré	•	•	•			
Type de câblage	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)
Tension (V)	120	120	120 240	120	120	120
Puissance	1250	1250	46 po = 1220 1920 66 po = 1480 2180 86 po = 1020 (flamme seulement) 2400	270	40 po = 1460 60 po = 1490	230
BTU	4265	4265	46 po = 4163 6551 66 po = 5050 7438 86 po = 3480 (flamme seulement) 8189		40 po = 4984 60 po = 5087	20 po = 785
Commandes de fonctionnement	Commandes intégrées Télécommande	Commandes intégrées Télécommande	Commandes tactiles dissimulées Télécommande	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles Télécommande
Application Flame Connect	•		•			
Autodiagnostic	•		•			Basique
Affichage	•	•	•			
Minuterie	•	•	•			
Options d'installation	Devant	Devant	Entièrement encastré	Avant, Droite, Gauche ou Baie	Simple ou double face	Entièrement personnalisable
Plomberie directe	Tiroir de recharge à accès facile	Tiroir de recharge à accès facile	Raccordé à la plomberie	Raccordé à la plomberie	Raccordé à la plomberie	Raccordé à la plomberie
Accessoires en option			Ensemble de plomberie, ensemble de prise		Ensemble de plomberie, ensemble de prise, bûches, pierres noires, pierres de rivière, bois de grève, vitre arrière	Ensemble de plomberie, ensemble de prise, bûches, pierres noires, pierres de rivière, bois de grève, chauffage
Garantie	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service
Dimensions (LxHxP)	30 po (3STEP-RGB-AM) 30 × 29 3/16 × 15 7/8 po 76,2 × 74,1 × 40,4 cm	25 po (ABN15-RGB-AM) 25 3/16 × 25 × 12 1/4 po 63,9 × 63,3 × 31,3 cm	46 po (OLF46-AM) 47 1/2 × 31 1/2 × 11 7/8 po 120,6 × 80,0 × 30,0 cm 66 po (OLF66-AM) 67 1/2 × 31 1/2 × 11 7/8 po 171,4 × 80,0 × 30,0 cm 86 po (OLF86-AM) 87 1/2 × 31 1/2 × 11 7/8 po 222,2 × 80,0 × 30,0 cm	Avant (FEF3226L1) 35 × 37 3/4 × 22 3/8 po 88,9 × 96,0 × 56,5 cm Gauche/ Droite (FEF3226L2L & FEF3226L2R) 37 1/8 × 37 3/4 × 20 3/8 po 94,3 × 96,0 × 51,6 cm Baie (FEF3226L3) 39 1/8 × 37 3/4 × 20 3/8 po 99,4 × 96,0 × 51,6 cm	40 po (GBF1000-PRO) 44 7/8 × 31 3/4 × 16 1/4 po 114,0 × 80,6 × 41,3 cm 60 po (GBF1500-PRO) 65 1/8 × 31 3/4 × 16 1/4 po 165,4 × 80,6 × 41,3 cm	20 po (CDFI500-PRO) 20 1/8 × 9 7/8 × 12 po 51,1 × 25,1 × 30,3 cm
Dimensions de vision (LxHxP)	30 po (3STEP-RGB-AM) 28 1/2 × 15 po 72,4 × 38,0 cm	25 po (ABN15-RGB-AM) 22 1/4 × 11 7/8 po 56,5 × 30,1 cm	46 po (OLF46-AM) 44 1/4 × 14 3/8 po 112,4 × 36,3 cm 66 po (OLF66-AM) 64 1/4 × 14 3/8 po 163,1 × 36,3 cm 86 po (OLF86-AM) 84 1/4 × 14 3/8 po 213,8 × 36,5 cm	Avant (FEF3226L1) 31 1/2 × 25 5/8 po 82,2 × 65,0 cm Gauche/ Droite (FEF3226L2L & FEF3226L2R) 32 3/8 × 25 5/8 × 13 7/8 po 82,2 × 65,0 × 35,1 cm Baie (FEF3226L3) 33 1/8 × 25 5/8 × 13 7/8 po 84,3 × 65,0 × 35,1 cm	40 po (GBF1000-PRO) 37 3/4 × 16 1/4 po 96,0 × 41,3 cm 60 po (GBF1500-PRO) 58 × 16 1/4 po 147,4 × 41,3 cm	

© Dimplex Tous droits réservés. Le contenu du présent document ne peut pas être reproduit, en totalité ou en partie, sans autorisation écrite préalable de Dimplex. Dimplex est une marque déposée en Amérique du Nord. Tous les effets de flamme Dimplex sont protégés par de nombreux brevets mondiaux. Tous les produits présentés dans cette fiche de vente sont protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par Dimplex ou par des membres du groupe Glen Dimplex à l'échelle internationale. Le groupe Glen Dimplex protégera activement ces droits. Les spécifications, les finis et les dimensions peuvent changer. Garantie limitée. LI-1072-R01-100524