

La collection de foyers électriques **Revillusion**^{MD}

Dimplex[®]

Vivez mieux.

Foyer
Série



Revillusion^{MD}

Flammes envoûtantes. Design révolutionnaire.

Avec technologie **Optiflame**

Modèles
de 24 po,
30 po, 36 po, et
42 po de largeur
disponibles





Principaux avantages



Esthétique intemporelle

L'attrait intemporel du foyer crée une impression authentique et durable.



Design avec style

Adaptez votre foyer à l'aspect et à l'ambiance que vous souhaitez en choisissant une esthétique plus traditionnelle ou plus moderne.



Vue complète

Profitez d'une vue complète de l'intérieur du foyer avec la possibilité de voir clairement à travers les flammes.



Technologie de flamme Revillusion^{MD}

L'effet de flamme breveté de Dimplex produit des flammes ultra-réalistes qui imitent le feu naturel.



Puissante source de chaleur

Le puissant aéroconvecteur procure une chaleur sur demande dans une pièce pouvant atteindre 1000 pi² (93 m²).



Bûches Realogs^{MD} authentiques

Fabriquées à la main à partir de vraies bûches de bois, ces bûches sont dotées de voyants DEL internes qui émettent une lueur oscillante et réaliste, simulant des bûches en train de brûler.



Panneau de flammes réfléchissant

Le panneau acrylique translucide vous permet d'apprécier l'apparence des flammes qui apparaissent à l'intérieur des bûches.



Réglage d'ambiance à distance

Adaptez la couleur et l'intensité de l'éclairage du foyer à votre personnalité.

Panneau arrière en brique à chevrons



24 po (RBF24DLX)



30 po (500002388)



36 po (500002400)



36 po Portrait (500002398)




42 po (500002410)



Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.

Accessoires :



Ensemble de garniture (offert uniquement en format de 24 ou 30 po)

Modèles
de 24 po,
30 po, 36 po, et
42 po de largeur
disponibles



RevellusionSM



Principaux avantages



Esthétique intemporelle

L'attrait intemporel du foyer crée une impression authentique et durable.



Design avec style

Adaptez votre foyer à l'aspect et à l'ambiance que vous souhaitez en choisissant une esthétique plus traditionnelle ou plus moderne.



Vue complète

Profitez d'une vue complète de l'intérieur du foyer avec la possibilité de voir clairement à travers les flammes.



Technologie de flamme Revillusion^{MD}

L'effet de flamme breveté de Dimplex produit des flammes ultra-réalistes qui imitent le feu naturel.



Puissante source de chaleur

Le puissant aéroconvecteur procure une chaleur sur demande dans une pièce pouvant atteindre 1000 pi² (93 m²).



Bûches Realogs^{MD} authentiques

Fabriquées à la main à partir de vraies bûches de bois, ces bûches sont dotées de voyants DEL internes qui émettent une lueur oscillante et réaliste, simulant des bûches en train de brûler.



Panneau de flammes réfléchissant

Le panneau acrylique translucide vous permet d'apprécier l'apparence des flammes qui apparaissent à l'intérieur des bûches.



Réglage d'ambiance à distance

Adaptez la couleur et l'intensité de l'éclairage du foyer à votre personnalité.

Panneau arrière en béton vieilli



24 po (RBF24DLXWC)



30 po (500002389)



36 po (500002401)



36 po Portrait (500002399)




42 po (500002411)



Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.

Accessoires :



Ensemble de garniture (offert uniquement en format de 24 ou 30 po)

Modèles
de 20 po,
et 25 po
de largeur
disponibles





Principaux avantages



Design artistique

Des flammes réalistes et des bûches de qualité se conjuguent pour créer l'illusion d'un véritable feu.



Vue complète

Profitez d'une vue complète jusqu'à l'arrière du foyer, avec la possibilité de voir clairement à travers les flammes.



Confort instantané

Il suffit de le brancher et de profiter de la douce danse des flammes et de sa chaleur douillette.



Technologie de flamme Revillusion^{MD}

L'effet de flamme breveté de Dimplex produit des flammes ultra-réalistes qui imitent le feu naturel.



Bûches Realogs^{MD} authentiques

Fabriquées à la main à partir de vraies bûches de bois, ces bûches sont dotées de voyants DEL internes qui émettent une lueur oscillante et réaliste, simulant des bûches en train de brûler.



Panneau de flammes réfléchissant

Le panneau acrylique translucide vous permet d'apprécier l'apparence des flammes qui apparaissent à l'intérieur des bûches.



Simple à enficher

Aucune installation n'est nécessaire; il suffit de le brancher sur n'importe quelle prise de courant standard, où vous le souhaitez.



RLG20



RLG25



Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.



Commande simple

Utilisez la télécommande incluse ou les commandes tactiles dissimulées pour faire fonctionner facilement votre foyer.

Comparaison des foyers Revillusion

Série	Revillusion ^{MD} Deluxe	Revillusion ^{MD}				Ensemble de bûches Revillusion ^{MD}	
Dimensions	24 po	30 po	36 po	36 po P	42 po	20 po	25 po
Lit de braises	Realogs ^{MD}	Realogs ^{MD}				Realogs ^{MD}	
Paramètres de couleur de flamme	Réglages de la couleur de la base des flammes entre le rouge et l'orange					Réglages de la couleur de la base des flammes entre le rouge et l'orange	
Enceinte intérieure	Intérieur à motifs de chevrons ou en béton vieilli						
Effet de flamme	Flamme Revillusion ^{MD}					Flamme Revillusion ^{MD}	
Technologie de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Intensité de la flamme	•						
Mode de flamme seulement	•	•	•	•	•	•	•
Installation	Intégré					Ensemble de bûches pour maçonnerie	
Réglages d'éclairage	Éclairage d'ambiance luminosité et scintillement capteur d'éclairage ambiant					Luminosité et scintillement Éclairage à 360°	
Fonctionnement du chauffage	ComfortSaver ^{MD}	Chauffage supplémentaire puissant – option permettant d'utiliser une source d'alimentation de 240 V pour générer jusqu'à 9200 BTU				Chauffage d'appoint	
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ² (93 m ²)	Jusqu'à 1000 pi ² (93 m ²)				Jusqu'à 1000 pi ² (93 m ²)	
Heater Element	Céramique	Gaine en acier				Céramique	
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées ou débranchement du matériel					Débranchement du matériel uniquement	
Mode de chauffage seulement	•	•	•	•	•	•	•
Thermostat intégré	•	•	•	•	•		
Commandes tactiles dissimulées	Raccordement direct (ensemble de prise 120 V vendu séparément)					Enfichable	
Trousse de liaison	120	120 208 240				120	120
Watts	1500	1375 1975 2575				1500	1500
BTU	5118	4400 6745 8794				5118	5118
Affichage	•	•	•	•	•		
Commande à distance	Réglage d'ambiance à distance Commandes tactiles dissimulées					Commandes tactiles Télécommande	
Minuterie	•	•	•	•	•		
Accessoires en option	Trousse de garniture	Kit de garniture 30 po seulement				Tapis de cendres	
Commande à distance	•	•	•	•	•	•	•
Garantie - Comprend pièces/service	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 1 ans	Garantie limitée de 2 ans
Dimensions (LxHxP)	25 1/4 × 22 7/8 × 12 1/8 po 64,0 × 58,1 × 30,7 cm	31 1/8 × 26 5/8 × 12 1/8 po 79,2 × 67,4 × 30,7 cm	37 1/8 × 26 5/8 × 12 1/8 po 94,4 × 67,4 × 30,7 cm	37 1/8 × 31 × 12 1/8 po 94,4 × 78,8 × 30,7 cm	43 1/4 × 31 × 12 1/8 po 109,8 × 78,8 × 30,7 cm	23 3/4 × 19 × 12 1/2 po 60,3 × 48,2 × 31,7 cm	25 5/8 × 19 × 13 po 65,0 × 48,2 × 32,9 cm

Vivez mieux.

Balayez ici pour en savoir davantage sur les dimensions, les accessoires et les détails techniques.

Pour voir la série complète, visitez le site : dimplex.com
1 800 668-6663

