
CATALOGUE 2026
Collectivités

ROBINETTERIES | ACCESSOIRES SANITAIRES | ÉQUIPEMENTS PMR | PIÈCES DÉTACHÉES
Pour les marchés du neuf et de la rénovation






ROBINETTERIE FRANÇAISE SANS CONTACT | TEMPORISÉE | TACTILE

PRESTO
aime l'eau

PRESTO®

À VOTRE SERVICE



COMMANDE

serviceclient@presto-group.com

- Pour connaître **la disponibilité d'un produit,** veuillez contacter notre service client.
- Pour **passer une commande,** veuillez transmettre votre demande par email ou par EDI.
- Pour connaitre le **suivi de vos commandes** en cours et les délais de livraison, veuillez contacter notre service client par téléphone.



OFFRE DE PRIX

chiffragechantier@presto-group.com

- Pour établir un **chiffrage chantier** dont le montant total en prix public est supérieur à 3 000€ HT, veuillez envoyer vos demandes de prix par mail en indiquant :
  - Votre société, votre nom et vos coordonnées (téléphone et adresse email)
  - Le nom et la localisation du chantier
  - Le nom de l'installateur
  - L'état d'avancement AO/EXE



CONSEILS TECHNIQUES & SAV

assistancetechnique@presto-group.com

- Pour toute question liée à la pose ou à la maintenance de nos produits, veuillez joindre notre service S.A.T. par téléphone ou par email. **Vous pouvez également consulter directement nos documentations techniques** (fiches techniques, notices de pose, guides de maintenance, vues éclatées et listes des pièces détachées).



PRESCRIPTION COMMERCIALE

prescription@presto-group.com

- Pour une aide à la **prescription de robinetteries adaptées** dans le cadre de la rédaction d'un CCTP, veuillez envoyer votre demande par email en indiquant les besoins techniques liés au projet.



RÉCLAMATIONS

litiges@presto.fr ou retours@presto.fr

- Pour traiter plus rapidement et plus efficacement vos questions liées à un litige ou à un retour produit, **veuillez envoyer vos demandes au service client par email.**



AUPRÈS DE VOTRE COMMERCIAL

- **Nos équipes commerciales et techniques sont à votre écoute** pour :
  - organiser les formations techniques de vos collaborateurs
  - optimiser au mieux la rotation des produits PRESTO dans vos linéaires
  - améliorer le plan de ventes des produits en vous aidant dans votre démarche de merchandising

SERVICE CLIENT

Tél. : **+33 (0)1 46 12 34 56**
8h-12h / 13h30-17h30

DOCUMENTATION


CATALOGUES PRESTO ET SANIFIRST
www.calameo.com/presto#subscriptions


FICHES TECHNIQUES, GUIDES MAINTENANCE
www.prestodatashare.com

UNE INFORMATION SUR UN PRODUIT ?

www.prestodatashare.com

LA PLATEFORME DE TÉLÉCHARGEMENT TECHNIQUE





2

JE TÉLÉCHARGE
LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
DE MES PRODUITS

FICHES TECHNIQUES (PDF)
PHOTOS (JPG, TIFF)
DESSINS TECHNIQUES (PDF, PNG)
FICHIERS 3D (DXF, DWG)
FICHIERS BIM (RFA, IFC)
DESCRIPTIF CCTP (RTF)
CERTIFICATS (JPG, PDF)
GUIDES ET NOTICES (PDF)
APPLICATIONS (EXE, APK, IPA)

INVENTER LES NOUVEAUX USAGES AUTOUR D'UNE ROBINETTERIE PARTAGÉE

Depuis le début de son histoire, PRESTO® pense que l'industrie a une responsabilité de premier plan vis-à-vis de la planète.

Avec une technologie de temporisation qui limite durablement la consommation d'eau et un savoir-faire technologique unique en termes d'hygiène, de robustesse et de confort, PRESTO permet aux lieux qui ont besoin de consommer beaucoup d'eau de l'économiser et de sécuriser son utilisation.

Ces lieux sont tous ceux dont les sanitaires sont collectifs.
C'est ainsi que PRESTO prend toutes ses responsabilités d'industriel en fabriquant une belle robinetterie qui prend soin des ressources comme de ses utilisateurs.

PRESTO aime l'eau et c'est pour toute la vie.

L'INDICE DE RÉPARABILITÉ PRESTO*

« Nous avons pris l'initiative, sur le modèle de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, de calculer notre indice de réparabilité pour nos différentes gammes de produits, alors que seules 5 catégories sont aujourd'hui concernées (lave-linge à hublot, smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs et tondeuses à gazon électriques). En effet, la conception même de nos produits est basée sur une réparabilité optimale et donc une réelle durabilité (accès facile aux composants, accès libre et ouvert aux documentations, pas besoin d'outils propriétaires, large gamme de pièces détachées pour d'anciennes gammes historiques, garantie 10 ans, etc...). Chez PRESTO, aucune obsolescence programmée ! »

/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 0 ET 1,9

/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 2 ET 3,9

/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 4 ET 5,9

/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 6 ET 7,9

/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 8 ET 10

5 CRITÈRES ÉVALUÉS POUR OBTENIR UNE NOTATION SUR 10 :

LA DOCUMENTATION
A retrouver en accès et téléchargement libres sur www.prestodatashare.com
Et toutes nos vidéos d'aide à l'entretien et réparation sur www.youtube.com/c/GroupePresto/videos

LA DÉMONTABILITÉ, L'ACCÈS, LES OUTILS NÉCESSAIRES
Accès direct aux composants de maintenance. Aucun outil propriétaire nécessaire.

LA DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES
La plus grande offre de pièces détachées est à retrouver dans le chapitre Maintenance en page 270.
Téléchargez notre appli PRESTO pour vous aider à la sélection sur Google Play ou App Store.

LE PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES
Composants internes ou têtes complètes pour une maintenance ou réparation 100% adaptées.

CRITÈRE SPÉCIFIQUE
Assistance à distance (téléphonie) ou sur site.
Formation à la maintenance sur site.
Service de réparation des produits en usine.



EXEMPLE : PRESTO NOVA® À PILE REF. 55375

8,8 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

*Grille de notation sur demande

SOMMAIRE

PRESTODATASHARE 1
INDICE DE RÉPARABILITÉ 2
NOUVEAUTÉS 4
LA MAISON PRESTO 8
LA QUALITÉ PRESTO 9
DÉMARCHE RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 10
ÉCONOMIES D'EAU ET LABELS ÉCO-RESPONSABLE 12
PRESTOGREEN 14
L'APPLICATION PRESTO 15
SHOWROOM 16

LAVABO
GUIDE DE SÉLECTION 20
ROBINETTERIE SANS CONTACT 22
ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT 44
ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE 46
ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE 48
COMMANDE À TRAVERS CLOISON 59
BECS 61
ACCESSOIRES 62

DOUCHE
GUIDE DE SÉLECTION 66
ROBINETTERIE SANS CONTACT 68
ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE 71
ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE 72
COMMANDE À TRAVERS CLOISON 80
DOUCHE PLEIN AIR 104
ACCESSOIRES 110

DOUCHE ANTI-LÉGIONELLE 113

MITIGEUR CENTRALISÉ
DÉTERMINER VOTRE MITIGEUR CENTRALISÉ 126
CARACTÉRISTIQUES DES MITIGEURS THERMOSTATIQUES 127
RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE 128
ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR 129
MITIGEUR CENTRALISÉ 130

URINOIR
GUIDE DE SÉLECTION 134
ROBINETTERIE SANS CONTACT 136
ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE 141
COMMANDE À TRAVERS CLOISON 142
KIT URINOIR PRÊT-À-POSER 145
BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT 155
COMPOSANTS DES KITS D'URINOIR 156
ACCESSOIRES 157

CHASSE
GUIDE DE SÉLECTION 160
ROBINETTERIE SANS CONTACT 162
BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT 163
ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE 164
COMMANDE À TRAVERS CLOISON 177
BÂTI-SUPPORT RÉSERVOIR 180
LAVE-BASSIN 182
BOUTEILLE D'ACCUMULATION 184
ACCESSOIRES 185

ACCESSOIRE SANITAIRE 188

ACCESSIBILITÉ PMR
GUIDE DE SÉLECTION 204
BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN 211
SIÈGE DE DOUCHE 220
BARRE D'APPUI 223
ACCESSOIRE ET CÉRAMIQUE 224
LAVE-BASSIN 227

ROBINETTERIE PROFESSIONNELLE
ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE 230
GAMME PRESTO CHEF® 234
ROBINETTERIE SANS CONTACT 242
ROBINETTERIE TEMPORISÉE 245
GAMME ROBINETTERIE SÉCURITÉ 246

RÉNOVATION / ILLICO
ROBINET ET ACCESSOIRE POUR LA RÉNOVATION 250

MAINTENANCE ET GUIDE TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION DES TÊTES 272
PIÈCES DÉTACHÉES 274
MALLETTE OUTILLAGE PRESTO 328
GUIDE TECHNIQUE D'INSTALLATION SANITAIRE 330
DIAGRAMME DE DÉBIT 335
ZONE DE MOUILLAGE 338

INDEX 341

NOUVEAUTÉS



CHASSE NEO DUO

La chasse pour apprendre à économiser l'eau dès la petite enfance !

Découvrez notre nouveau robinet de chasse directe, ergonomique et apparent, pensé pour le monde de l'éducation.

Son objectif ?
Développer l'autonomie des plus petits... comme des grands.

Adapté aux petites cuvettes comme aux cuvettes adultes et PMR, ce robinet a été **codéveloppé avec des professionnels de l'enfance** et **approuvé par les enfants !**



UN CONFORT D'UTILISATION ENFANTIN

Déclenchement souple et actionnement ergonomique permettant de favoriser **l'autonomie** et **le confort des enfants** tout en **allégeant la charge du personnel encadrant**.

L'APPRENTISSAGE DE L'HYGIÈNE EN COULEURS

Le déclenchement coloré bleu turquoise, vert anis ou rouge framboise rend l'utilisation **intuitive** et un **confort visuel ludique** dans les sanitaires.

L'APPRENTISSAGE DES ÉCONOMIES D'EAU

Un double volume (petite ou grosse commission), **NEO DUO** initie les enfants à **une utilisation responsable de l'eau** dès le plus jeune âge.

Associez le robinet de chasse à notre gamme de robinets de lavabo **Neo Duo !**

P174

Pour les adultes, plus besoin d'intervenir à chaque passage.
Pour les enfants, apprendre l'autonomie n'a jamais été aussi simple (et ludique) !



PRESTO SLIM

Le design
dans sa plus fine expression



La gamme **PRESTO Slim**, avec sa silhouette de 26 mm, apporte une **signature fine et moderne** à vos installations.

Le **sans-contact** garantit une **hygiène optimale** et une expérience d'usage confortable pour tous.

L'accès simplifié aux composants facilite les interventions et assure une continuité de service sans effort.

Chaque détail a été conçu pour offrir **une utilisation intuitive**, aussi bien pour l'utilisateur que pour l'exploitant.

Les différentes finitions permettent d'harmoniser facilement Slim à tout type d'environnement.

Le résultat : des sanitaires plus élégants, plus sûrs et plus simples à gérer au quotidien.

Slim, c'est l'alliance de l**a finesse** et de **la maîtrise** pour des espaces sanitaires à la hauteur de vos exigences.

P22

NOUVEAUTÉS



PRESTO OPTIMA

L'électronique PRESTO,
tout simplement efficace



Avec son **design épuré** et sa détection **sans contact**, le mitigeur **PRESTO Optima** répond aux exigences du secteur tertiaire en matière d'**hygiène**, de **confort** et de **sobriété**.

Doté d'un débit maîtrisé à 3 l/min ou en version **PRESTOGREEN** à 1,9 l/min, il permet une **consommation responsable** tout en garantissant un **usage fluide et intuitif** pour tous.

- **Hygiène sans contact** grâce à la détection infrarouge
- **Autonomie** longue durée avec pile intégrée
- **Installation rapide**, format plage standard
- **Conformité PMR**

P26

Conçu pour durer, **PRESTO Optima** est l'allié discret des sanitaires modernes.



PRESTO LINEA®

L'élégance sans contact,
la maîtrise de l'hygiène totale

P28

1 gamme, 3 produits, 7 finitions

Avec **Linea,** PRESTO réunit un **robinet, un distributeur de savon** et un **sèche-mains**, tous **sans contact**, pour former une **solution sanitaire complète**, élégante et parfaitement coordonnée.


Hygiène renforcée et **utilisation intuitive** en font une **gamme idéale** pour vos **espaces sanitaires**.



DL 400 SE

La douche qui s'adapte à vos rénovations.

La gamme **DL 400 SE** s'agrandit pour répondre aux **projets de rénovation** dans les **vestiaires sportifs** ou les **blocs sanitaires de plein air**.



Grâce à ses **3 nouvelles configurations**, elle s'intègre facilement en **plafond** ou en **galerie technique**, sans compromis sur la **robustesse**.

P71



LA MAISON **PRESTO**

1927

Les frères André et Lucien Patient inventent la robinetterie temporisée pour éviter que l'eau ne s'écoule en continu dans les sanitaires publics

1 groupe familial français indépendant

2 marques

PRESTO® pour la collectivité / **SANIFIRST**® pour la santé

6 catégories de produits

lavabo, douche, grande cuisine, chasse, urinoir, laboratoire

2 marchés

la construction / la rénovation et les pièces détachées

220 collaborateurs

69 brevets déposés

1 siège social à Montrouge

2 sites de production

Poitou-Charentes et Portugal

6 filiales commerciales à l'international

PRESTO Italia, PRESTO Armaturen (Allemagne), PRESTO Ibérica (Espagne), PRESTO Middle East (Dubaï), PRESTO Belgique et PRESTO Suisse

80 pays dans le monde



Garantie 10 ans des produits

Certifications qualité :
ACS / NF

Certification ISO 9001 depuis 1995

Technologie unique sur le marché

R & D active et intégrée

Fabrication en France et au Portugal

Accompagnement des professionnels et des projets dans la durée

Facilitateur d'obtention de labels et de crédits haute qualité environnementale

BIENVENUE
dans la transformation positive PRESTO

PRESTO est engagé dans le processus Global Compact des Nations Unies qui définit 10 principes contribuant à atteindre 17 objectifs de développement durable (ODD).
Cet engagement s'articule autour de trois volets couvrant différents domaines tels que les droits de l'Homme, les conditions de travail, des pratiques environnementales durables et une gouvernance transparente et éthique.

VOLET ENVIRONNEMENTAL | **VOLET SOCIAL** | **VOLET GOUVERNANCE**

Ci-dessus les actions de PRESTO en faveur des objectifs de développements durables (ODD)

3 BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Développer des produits qui maintiennent un niveau de sécurité maximal, intègrent le confort et l'hygiène des utilisateurs et résistent à l'utilisation intensive
Nous proposons des gammes de solutions anti-légionelle
Les robinets avec technologie MasterMix® ou Modul'mix® Safe+ sont sans intercommunication eau chaude et eau froide sanitaire
Les robinets avec technologie MasterMix® ou Modul'mix® Safe+ sont anti-brûlure avec une coupure d'eau en cas de rupture d'alimentation en eau froide.

Développer des solutions accessibles à tout public : des jeunes enfants, aux PMR, ou encore personnes âgées :
Les robinets avec technologie TOUCH® sont ergonomiques
Les robinets Néo-Duo sont adaptés à la petite enfance

4 EDUCATION DE QUALITÉ
Organisation de formations afin de garantir l'employabilité des salariés et leur évolution professionnelle.

6 EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
0 prélèvement d'eau en milieu naturel et 0 rejet en dehors des réseaux d'assainissement.

7 ENERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE
Veiller à l'accessibilité tarifaire de toutes nos solutions pour que chaque collectivité puisse rendre ses installations plus écologiques.

8 TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Prévenir tous les risques liés à l'activité de l'entreprise:
Organisation de visites de sécurité et de contrôle des installations techniques tous les mois, avec des conclusions sous forme de plan d'actions.

9 INNOVATION ET INFRASTRUCTURES
PRESTO commercialise depuis sa création en 1927 des solutions à économies d'eau. Propriétaire de la technologie brevetée de temporisation, celle-ci équipe l'ensemble des robinets de collectivité encore aujourd'hui. Les systèmes de temporisation sont déclinés sous des formes mécaniques (bouton-poussoir, manette, pédale…), tactile (bouton-piezo), ou sans contact.
Lancement en 2015 du programme PRESTOGREEN (débit limité).

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



10 INÉGALITÉS RÉDUITES

- Lutte contre toutes les formes de discriminations que ce soit au moment de l'embauche comme au cours de la vie professionnelle.
- 91 points sur 100 sur l'index d'égalité homme-femme en 2025.

11 VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

- Encourager la réhabilitation des bâtiments plutôt que la construction de neuf avec une offre adaptée.
- Réduire l'empreinte carbone des usines en optimisant la chaîne de production et de distribution.

12 CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating NOV 2024

Engagement anti-obsolescence programmée:

- Indice de réparabilité élevé : l'ensemble de nos produits sont conçus de façon à être réparables.
- Garantie 10 ans
- Large offre de pièces détachées
- Tutoriels installation & maintenance

PRESTO comme fournisseur éco-responsable

Désormais noté par l'organisme Ecovadis comme fabricant éco-responsable avec une médaille de bronze, PRESTO a obtenu la note de 59/100.

13 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

FDES VÉRIFIÉE inies

Engagement sur l'ensemble du cycle de vie des produits

- PRESTO dispose de 2 FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) pour la robinetterie mécanique et pour la robinetterie électronique.
- Matériaux recyclés
- Notre laiton est à 80 % recyclé et recyclable
- Notre packaging utilise du carton recyclé et recyclable, ainsi que des bulles de plastique recyclées et recyclables
- Notre papier utilisé pour les catalogues et brochures est certifié PEFC (papier recyclé). Les encres utilisées sont des encres végétales.
- Filière recyclage
- Nos déchets internes sont traités par une filière de revalorisation des déchets.

AIMER L'EAU

#chaquegouttecompte

COMPARATIF DE CONSOMMATION D'EAU

	Débit l/min	Temps de mouillage		Temps de savonnage		Temps de rinçage		Volume d'eau utilisée
ROBINET TRADITIONNEL								
	9 l/min	5 SEC	+	20 SEC	+	7 SEC	=	4,80 L
PRESTO TEMPORISÉ (EX: GAMME NEO®,NEO DUO®)								
	3 l/min	15 SEC	+	OFF	+	15 SEC	=	1,50 L
	3 l/min	7 SEC	+	OFF	+	11 SEC	=	0,9 L
	3 l/min	7 SEC	+	OFF	+	7 SEC	=	0,7 L
	1,9 l/min	7 SEC	+	OFF	+	7 SEC	=	0,44 L
PRESTO SENSITIF (EX: GAMME TOUCH®)								
	1,9 l/min	7 SEC	+	OFF	+	7 SEC	=	0,44 L
PRESTO ÉLECTRONIQUE (EX: GAMME SAFE®)								
	1,9 l/min	7 SEC	+	OFF	+	7 SEC	=	0,44 L
PRESTO ÉLECTRONIQUE (EX: GAMME NOVA®)								
	1,9 l/min	5 SEC	+	OFF	+	7 SEC	=	0,38 L

Presto vous accompagne

Valorisons votre gestion de l'eau !

« Toute goutte économisée mérite crédit !... »

#ISAVEWATER



Le **BREEAM** (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) et la notation **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) ou encore la DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), sont des méthodes d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments et des quartiers

Voici quelques-uns des critères pris en compte dans ces notations pour la gestion responsable de l'eau pour lesquels **PRESTO** sera votre valeur sûre :

- **Consommation d'eau potable / Efficacité de l'eau :** réduire la consommation d'eau potable à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment (utilisation d'appareils sanitaires à faible débit).
- **Sensibilisation et éducation :** sensibiliser et éduquer les occupants du bâtiment sur une utilisation responsable de l'eau (campagnes d'information, affichages sur la consommation d'eau, et formations sur les pratiques éco-responsables).
- **Innovation dans la gestion de l'eau :** Les projets qui vont au-delà des exigences de base et mettent en œuvre des stratégies novatrices de gestion de l'eau peuvent également être récompensés.

BREEAM®

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

DGNB

On retrouve ces critères dans le référentiel français HQE (Haute Qualité Environnementale) :

- La quantité d'eau utilisée
- L'utilisation d'équipements économes en eau
- La sensibilisation et la formation
- La prise en compte du cycle de vie de l'eau

NF HQE®

Valorisons la qualité de l'eau !

Le saviez-vous ? Les Robinets Presto garantissent une bonne qualité de l'eau. Grâce à une programmation de rinçage qui permet de régulièrement purger l'eau stagnante dans les canalisations, réduisant ainsi le risque de développement des bactéries et en maintenant une eau propre et potable. Cet aspect répond à un critère crucial pris en considération dans diverses certifications environnementales.

Les certifications NF exigent des constructions une conformité à des normes de qualité optimale de l'eau. Il en est de même pour le Well Building Standard qui oriente ses critères sur le bien-être et la santé des occupants en prenant en considération spécifiquement la qualité optimale de l'eau.

Les certifications NF exigent des constructions une conformité à des normes de qualité optimale de l'eau. Il en est de même pour le Well Building Standard qui oriente ses critères sur le bien-être et la santé des occupants en prenant en considération spécifiquement la qualité optimale de l'eau.

NF

INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE™

REPÉREZ L'ÉCONOMIE GRÂCE À PRESTOGREEN

PRESTOGREEN, c'est l'indicateur qui vous permet de repérer en un coup d'œil les produits encore plus économes en eau. C'est l'assurance de solutions encore plus responsables, sans compromis sur la performance ni le confort.

Recherchez **les valeurs de débit, temporisation ou volume en vert** dans les tableaux de références pour repérer ceux qui sont les plus économes en eau !

ÉCO + HYGIÈNE

ROBINETS SANS CONTACT

P36

GREEN = Débit ajusté
1,9 l/min au lieu des 3 l/min standards !



#DÉBIT

ÉCO + DURABILITÉ

ROBINETS MÉCANIQUES

GREEN = Débit ajusté + tempo réduite
7 s de temps d'écoulement, c'est tout ce qu'il faut comparé aux 15 secondes habituelles !

#TEMPORISATION

P48



ÉCO + EFFICACITÉ

CHASSES

P164

GREEN = Volume distribué diminué
Moins d'eau à chaque chasse sans compromis sur l'efficacité : **l'évacuation reste au top !**




#VOLUME



P255

PRESTO propose également des limiteurs de débit à **1,9 l/min ou 3 /min** pour équiper vos robinets existants !
Une petite mise à jour pour de **grandes économies d'eau !**

L'APPLI QUI VOUS **SIMPLIFIE LA VIE !**



Votre nouvelle boîte à outils !


Identifiez et sélectionnez rapidement les têtes et cartouches des robinets temporisés PRESTO.

Pour toutes les applications et parcs de robinets de lavabos, urinoirs, chasses ou douches.

Pour tous vos besoins de remplacement de pièce détachée, de maintenance, d'entretien, d'hivernage, de réparation ou de gestion de votre parc technique.

Pour éviter le changement d'un robinet complet, sélectionnez et commandez la tête temporisée à remplacer sur vos équipements sanitaires PRESTO.

Cliquez sur votre type d'application et laissez-vous guider vers la pièce adéquate. Grâce à une photo et des dimensions stratégiques, vous serez capable de sélectionner vous-même le type de tête de robinet temporisé.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SHOWROOM VIRTUEL

Plongez dans l'univers PRESTO !

Visite immersive garantie !
12 univers à découvrir



De nombreux points d'interaction avec plus de 30 vidéos exclusives !



Toute la documentation PRESTO en numérique !



showroom.presto.fr


LAISSER UNE EMPREINTE
POSITIVE
PRESTO AIME L'EAU,
ET C'EST POUR LA VIE !



52600NM | ROBINET SIMPLE SANS CONTACT PRESTO SLIM
52700NM | DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT PRESTO SLIM



LAVABO

GUIDE DE SÉLECTION 20

ROBINETTERIE SANS CONTACT
- PRESTO SLIM 22
- PRESTO OPTIMA 26
- PRESTO LINEA® 28
- PRESTO NOVA® 34
- PRESTO SO'O® 36
- PRESTO VOLTA® 38
- PRESTO NEO® SENSOR 39
- PRESTO 5750 40
- PRESTO SENSAO® 6000 41
- DÉTECTION MODULAIRE 42

ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT
- PRESTO 5750 40
- PRESTO SAFE® 44

ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE
- PRESTO LINEA TOUCH® 46

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE
- PRESTO NEO® 48
- PRESTO NEO DUO® 50
- PRESTO 2000 52
- PRESTO 4000 S® 53
- PRESTO 500 54
- PRESTO 600 55
- PRESTO 700 56
- COMMANDE AU PIED ET FÉMORALE 57
- PRESTO 3500 58

COMMANDE À TRAVERS CLOISON
- PRESTO 3500 TC 59
- PRESTO 512® TC 60

BECS
- BECS 61

ACCESSOIRES
- ROBINETS D'ARRÊTS, SIPHONS ET BONDES 62

GUIDE DE SÉLECTION

ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE APPARENT	SIMPLE SUR PLAGE	MITIGEUR SUR PLAGE	SIMPLE MURAL	MITIGEUR MURAL
PRESTO NEO® P 48				
PRESTO NEO® INOX P 48				
PRESTO 2000 P 52				
PRESTO 4000 S® P 53				
PRESTO 500 P 54				
PRESTO 600 P 55				
PRESTO 700 P 56				
PRESTO 3500 P 58				

ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE APPARENT À COMMANDE SOUPLE	SIMPLE SUR PLAGE	MITIGEUR SUR PLAGE	SIMPLE MURAL	MITIGEUR MURAL
PRESTO NEO® DUO P 50				
PRESTO LINEA TOUCH® P 46				

ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE APPARENT SANS CONTACT	
COMMANDE AU PIED P 57	
COMMANDE FÉMORALE P 57	

ENCASTRÉ	
COMMANDE ENCASTRÉE P 54	

ROBINET APPARENT À DÉTECTION	SIMPLE SUR PLAGE	MITIGEUR SUR PLAGE	SIMPLE MURAL	MITIGEUR MURAL
PRESTO SLIM P 22				
PRESTO OPTIMA P 26				
PRESTO LINEA® P 28				
PRESTO NOVA® P 34				
PRESTO SO'O® P 36				
PRESTO VOLTA® P 38				
PRESTO NEO® SENSOR P 39				
PRESTO 5750 P 40				
PRESTO SENSAO® 6000 P 41				
ROBINET TEMPORISÉ APPARENT À DÉTECTION	**SIMPLE SUR PLAGE**	**MITIGEUR SUR PLAGE**	**SIMPLE MURAL**	**MITIGEUR MURAL**
PRESTO SAFE® P 44				

TRAVERSÉE DE CLOISON	MÉCANIQUE
PRESTO 3500 P 59	
PRESTO 512 S® P 60	
	À DÉTECTION
DÉTECTION MODULAIRE P 42	

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	
BÂTI-SUPPORT P 56	
BECS P 61	
ROBINETS D'ARRÊT P 62	
SIPHON P 62	
BONDE P 62	



PRESTO SLIM

SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Son design fin et élégant, avec un diamètre de 26 mm, permet au robinet de s'intégrer discrètement dans tous les environnements.
- Déclenchement et arrêt automatiques par détection de présence, garantissant un usage totalement sans contact pour une hygiène optimale et un confort d'utilisation pour tous : enfants, adultes et personnes à mobilité réduite.
- Rinçage automatique de 30 s, 48 h après la dernière utilisation (sur certaines références), afin d'éviter la stagnation de l'eau et la prolifération bactérienne.
- Les composants déportés facilitent l'accès au nettoyage, et les pièces détachées disponibles permettent des interventions rapides, pour une maintenance facilitée.
- Débit limité à 2 l/min et arrêt automatique par détection de présence, garantissant une réelle économie d'eau.
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement supérieur à 30 s, de coupure de courant ou de dégradation du détecteur, pour un fonctionnement plus sécurisé.

Ref.	Alimentation électrique	Débit	Racc.	Finition	Rinçage automatique	Prix
52608	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x6)	2 l/min	G 1/2"	Chromé		290,00 €
52610	Secteur 230 V AC avec transformateur	2 l/min	G 1/2"	Chromé		300,00 €
52600IB	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x6)	2 l/min	G 1/2"	Inox brossé	✓	390,50 €
52602IB	Secteur 230 V AC avec transformateur	2 l/min	G 1/2"	Inox brossé	✓	400,50 €
52600NM	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x6)	2 l/min	G 1/2"	Noir mat	✓	316,00 €
52602NM	Secteur 230 V AC avec transformateur	2 l/min	G 1/2"	Noir mat	✓	326,00 €
52600OB	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x6)	2 l/min	G 1/2"	Or brossé	✓	390,50 €
52602OB	Secteur 230 V AC avec transformateur	2 l/min	G 1/2"	Or brossé	✓	400,50 €

■ **Nouveau produit**
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.



52608
52610




52600IB
52602IB



52600NM
52602NM



52600OB
52602OB



Produits complémentaires	
52702 - SLIM Distributeur de savon Mural Secteur Chrome	270,00 €
52702IB - SLIM Distributeur de savon Mural Secteur Inox brossé	370,00 €
52702NM - SLIM Distributeur de savon Mural Secteur Noir mat	295,00 €
52702OB - SLIM Distributeur de savon Mural Secteur Or brossé	370,00 €
52700 - SLIM Distributeur de savon Plage Secteur Chrome	280,00 €
52700IB - SLIM Distributeur de savon Plage Secteur Inox brossé	380,00 €
52700NM - SLIM Distributeur de savon Plage Secteur Noir mat	305,00 €
52700OB - SLIM Distributeur de savon Plage Secteur Or brossé	380,00 €

● Références disponibles 2nd trimestre 2026
● Références disponibles 3ème trimestre 2026



526000B | ROBINET SIMPLE SANS CONTACT PRESTO SLIM
527000B | DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT PRESTO SLIM



PRESTO SLIM


MURAL

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Son design fin et élégant, avec un diamètre de 26 mm, permet au robinet de s'intégrer discrètement dans tous les environnements.
- Déclenchement et arrêt automatiques par détection de présence, garantissant un usage totalement sans contact pour une hygiène optimale et un confort d'utilisation pour tous : enfants, adultes et personnes à mobilité réduite.
- Rinçage automatique de 30 s, 48 h après la dernière utilisation (sur certaines références), afin d'éviter la stagnation de l'eau et la prolifération bactérienne.
- Les composants déportés facilitent l'accès au nettoyage, et les pièces détachées disponibles permettent des interventions rapides, pour une maintenance facilitée.
- Débit limité à 2 l/min et arrêt automatique par détection de présence, garantissant une réelle économie d'eau.
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement supérieur à 30 s, de coupure de courant ou de dégradation du détecteur, pour un fonctionnement plus sécurisé.

Ref.	Alimentation électrique	Débit	Racc.	Finition	Rinçage automatique	Prix
52612	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x6)	2 l/min	G 1/2"	Chromé		290,00 €
52614	Secteur 230 V AC avec transformateur	2 l/min	G 1/2"	Chromé		300,00 €
52604IB	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x6)	2 l/min	G 1/2"	Inox brossé	✓	390,50 €
52606IB	Secteur 230 V AC avec transformateur	2 l/min	G 1/2"	Inox brossé	✓	400,50 €
52604NM	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x6)	2 l/min	G 1/2"	Noir mat	✓	316,00 €
52606NM	Secteur 230 V AC avec transformateur	2 l/min	G 1/2"	Noir mat	✓	326,00 €
52604OB	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x6)	2 l/min	G 1/2"	Or brossé	✓	390,50 €
52606OB	Secteur 230 V AC avec transformateur	2 l/min	G 1/2"	Or brossé	✓	400,50 €

■ **Nouveau produit**
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.











Produits complémentaires	
52702 - SLIM Distributeur de savon Mural Secteur Chrome	270,00 €
52702IB - SLIM Distributeur de savon Mural Secteur Inox brossé	370,00 €
52702NM - SLIM Distributeur de savon Mural Secteur Noir mat	295,00 €
52702OB - SLIM Distributeur de savon Mural Secteur Or brossé	370,00 €
52700 - SLIM Distributeur de savon Plage Secteur Chrome	280,00 €
52700IB - SLIM Distributeur de savon Plage Secteur Inox brossé	380,00 €
52700NM - SLIM Distributeur de savon Plage Secteur Noir mat	305,00 €
52700OB - SLIM Distributeur de savon Plage Secteur Or brossé	380,00 €

● Références disponibles 2ème trimestre 2026
● Références disponibles 3ème trimestre 2026



52614 | ROBINET SIMPLE SANS CONTACT PRESTO SLIM
52702 | DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT PRESTO SLIM

PRESTO OPTIMA

SUR PLAGE



ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.


Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Racc.	Prix
58003	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	1,9 l/min	F G 3/8"	315,00 €
58005	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	1,9 l/min	F G 3/8"	325,00 €
58000	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	3 l/min	F G 3/8"	315,00 €
58002	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	325,00 €

Disponibilité : 4ème trimestre 2026

■ **Nouveau produit**

■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.





Produits complémentaires	
60377 - Distributeur de savon ou gel électronique mural 800 ml, piles	193,93 €
60395 - Linea Sèche-mains sans contact mural compact finition CHROME	330,00 €



58003 | MITIGEUR DE LAVABO SANS CONTACT PRESTO OPTIMA
60632 | DISTRIBUTEUR DE SAVON
60395 | SÈCHE-MAINS SANS CONTACT LINEA



PRESTO LINEA®

SUR PLAGE


ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Cohérence design des espaces assurée par les finitions variées des robinets et accessoires.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.



Ref.	Alimentation électrique	Débit	Racc.	R.A.	Prix
MONOFLUIDE					
57206	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"		331,00 €
57204	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	338,65 €
57202	Secteur 12-24 V sans transformateur	1,9 l/min	F G 3/8"		331,00 €
57200	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓	338,65 €
MITIGEUR					
57214	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"		374,70 €
57212	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	382,35 €
57210	Secteur 12-24 V sans transformateur	1,9 l/min	F G 3/8"		374,70 €
57208	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓	382,35 €

■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.
■ Les alimentations 12-24V notées "sans transformateur" doivent être équipées d'un transformateur 230 V AC / 12 AC (Réf. 90464, 90711, 90610, 90685, 90704, 90686).






Produits complémentaires	
90685 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 1 à 5 robinets (18 VA)	161,87 €
90686 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 11 à 20 robinets (75 VA)	401,00 €
90704 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 6 à 10 robinets (35 VA)	317,68 €
90464 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €
90610 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 11 à 20 robinets (75 VA)	165,00 €
90711 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 6 à 10 robinets (35 VA)	96,90 €

7,8 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

57110




PRESTO LINEA®


MURAL

ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Cohérence design des espaces assurée par les finitions variées des robinets et accessoires.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.

Ref.	Alimentation électrique	Débit	Racc.	Installation	R.A.	Sans Plomb	Prix
MONOFLUIDE							
57102	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	M G 1/2"	Apparent	✓	✓	360,50 €
57142	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	Cloison		✓	363,77 €
57100	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	M G 1/2"	Apparent	✓	✓	360,50 €
57114	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	Cloison	✓		360,50 €
57140	Secteur 12-24 V sans transformateur	1,9 l/min	F G 3/8"	Cloison		✓	363,77 €
57112	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	Cloison	✓		360,50 €
MITIGEUR							
57110	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	Cloison			396,55 €
57138	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	Cloison		✓	407,47 €
57106	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	Cloison	✓		404,20 €
57108	Secteur 12-24 V sans transformateur	1,9 l/min	F G 3/8"	Cloison			396,55 €
57136	Secteur 12-24 V sans transformateur	1,9 l/min	F G 3/8"	Cloison		✓	407,47 €
57104	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	Cloison	✓		404,20 €







■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.
■ Les alimentations 12-24V notées "sans transformateur" doivent être équipées d'un transformateur 230 V AC / 12 AC (Réf. 90464, 90711, 90610, 90685, 90704, 90686).



57100




57106



57112

Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
91235 - Flexibles PEX F G3/8" 600mm avec clapets anti-retour et filtres paniers (x2)	31,53 €
60380 - LINEA Distributeur de savon liquide+mousse mural 1 L sans contact Secteur CHROME	299,88 €
60382 - LINEA Distributeur de savon liquide+mousse plage 1 L sans contact Secteur CHROME	310,00 €

PRESTO LINEA®



UNE FINITION POUR CHAQUE SITUATION !



NM : Noir mat

NP : Noir poli




CB : Cuivre brossé



IB : Inox brossé



OB : Or brossé



RA : Rainbow

COMPOSEZ VOTRE PRESTO LINEA®

1 INSTALLATION MURALE OU PLAGE ?

2 ROBINET SIMPLE OU MITIGEUR ?

3 DÉBIT À 1,9 OU 3 L/MIN ?

4 AVEC OU SANS ROBINET D'ARRÊT ?

5 ALIMENTATION PILE OU SECTEUR ?


6 AVEC OU SANS PLOMB ?

Installation	Robinet	Débit	Robinets d'arrêt	Alimentation	Sans plomb	
Applique M G 1/2"	Monofluide	1,9 l/min **PRESTOGREEN**	✓	Pile lithium 6V intégrée	oui	
		3 l/min			oui	
Cloison F G 3/8"	Monofluide	1,9 l/min **PRESTOGREEN**		Pile lithium 6V intégrée	oui	
				Secteur 12-24 V sans transformateur		
					oui	
		3 l/min	✓	Secteur 230 V AC avec transformateur		
				Pile lithium 6V intégrée		
	Mitigeur	1,9 l/min **PRESTOGREEN**		Pile lithium 6V intégrée	oui	
				Secteur 12-24 V sans transformateur	oui	
		3 l/min	✓	Secteur 230 V AC avec transformateur		
				Pile lithium 6V intégrée		

Installation	Robinet	Débit	Robinets d'arrêt	Alimentation	Sans plomb	
Sur plage F G 3/8"	Monofluide	1,9 l/min **PRESTOGREEN**		Secteur 12-24 V sans transformateur		
				Pile lithium 6V intégrée		
		3 l/min	✓	Secteur 230 V AC avec transformateur		
				Pile lithium 6V intégrée		
	1,9 l/min	1,9 l/min **PRESTOGREEN**		Secteur 12-24 V sans transformateur		
				Pile lithium 6V intégrée		
		3 l/min	✓	Secteur 230 V AC avec transformateur		
				Pile lithium 6V intégrée		

7

QUELLE FINITION ?
(NOIR MAT, NOIR POLI, INOX BROSSÉ, CUIVRE BROSSÉ, OR BROSSÉ OU RAINBOW)



	Noir Mat NM	PPHT NM	Inox Brossé IB	Cuivre Brossé CB	Or Brossé OB	PPHT	Rainbow RA	Noir Poli NP	PPHT
	57102NM	386.00 €	57102IB	57102CB	57102OB	462.50 €	57102RA	57102NP	Nous consulter
	57100NM	386.00 €	57100IB	57100CB	57100OB	462.50 €	57100RA	57100NP	Nous consulter
	-		57142IB	57142CB	57142OB	465.77 €	57142RA	57142NP	Nous consulter
	-		57118IB	57118CB	57118OB	454.85 €	57118RA	57118NP	Nous consulter
	-		57116IB	57116CB	57116OB	454.85 €	57116RA	57116NP	Nous consulter
	-		57140IB	57140CB	57140OB	465.77 €	57140RA	57140NP	Nous consulter
	-		57112IB	57112CB	57112OB	462.50 €	57112RA	57112NP	Nous consulter
	-		57114IB	57114CB	57114OB	462.50 €	57114RA	57114NP	Nous consulter
	57138NM	432.97 €	57138IB	57138CB	57138OB	509.47 €	57138RA	57138NP	Nous consulter
	57110NM	422.05 €	57110IB	57110CB	57110OB	498.55 €	57110RA	57110NP	Nous consulter
	57136NM	432.97 €	57136IB	57136CB	57136OB	509.47 €	57136RA	57136NP	Nous consulter
	57108NM	422.05 €	57108IB	57108CB	57108OB	498.55 €	57108RA	57108NP	Nous consulter
	57104NM	429.70 €	57104IB	57104CB	57104OB	506.20 €	57104RA	57104NP	Nous consulter
	57106NM	429.70 €	57106IB	57106CB	57106OB	506.20 €	57106RA	57106NP	Nous consulter



	Noir Mat NM	PPHT NM	Inox Brossé IB	Cuivre Brossé CB	Or Brossé OB	PPHT	Rainbow RA	Noir Poli NP	PPHT
	57202NM	356.50 €	57202IB	57202CB	57202OB	433.00 €	57202RA	57202NP	Nous consulter
	57206NM	356.50 €	57206IB	57206CB	57206OB	433.00 €	57206RA	57206NP	Nous consulter
	57200NM	364.15 €	57200IB	57200CB	57200OB	440.65 €	57200RA	57200NP	Nous consulter
	57204NM	364.15 €	57204IB	57204CB	57204OB	440.65 €	57204RA	57204NP	Nous consulter
	57210NM	400.20 €	57210IB	57210CB	57210OB	476.70 €	57210RA	57210NP	Nous consulter
	57214NM	400.20 €	57214IB	57214CB	57214OB	476.70 €	57214RA	57214NP	Nous consulter
	57208NM	407.85 €	57208IB	57208CB	57208OB	484.35 €	57208RA	57208NP	Nous consulter
	57212NM	407.85 €	57212IB	57212CB	57212OB	484.35 €	57212RA	57212NP	Nous consulter

8,8/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

55375



PRESTO NOVA®

SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Confort garanti par une hauteur de goutte et une longueur de projection optimales.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.

Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Racc.	R.A.	NF	Prix
CHROMÉ							
55383	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	✓		461,82 €
55375	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	NF	461,82 €
55385	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"			443,98 €
55377	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓		461,82 €
55416	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"			443,98 €
55395	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	✓		392,19 €
55379	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		392,19 €
55381	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓		392,19 €
CHROMÉ ET CAPOT NOIR							
55391	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		461,82 €
55393	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		392,19 €
NOIR MAT							
55387	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		491,22 €
55405	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"			473,37 €
55389	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		417,16 €









■ NF : Produits certifiés NF.
■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.

55375



55379



Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
60361 - H-DRY Sèche-mains automatique sur plage inox	694,39 €
60395 - Linea Sèche-mains sans contact mural compact finition CHROME	330,00 €
60395NM - Linea Sèche-mains sans contact mural compact finition NOIR MAT	330,00 €



55387 | MITIGEUR DE LAVABO SANS CONTACT NOVA

8,9/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

56200




SO'O®

SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.

Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Racc.	R.A.	Prix
CHROMÉ						
56236	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	✓	444,06 €
56200	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	444,06 €
56204	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"		426,82 €
56210	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓	444,06 €
56214	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"		426,82 €
56240	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"		377,10 €
56220	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	377,10 €
56224	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"		360,56 €
56230	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓	377,10 €
56234	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"		360,56 €
CHROMÉ ET CAPOT BLANC						
56208	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	444,41 €
CHROMÉ ET CAPOT NOIR						
56206	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	444,41 €
56272	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓	444,06 €
NOIR MAT ET CAPOT OR ROSE						
56196	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	472,32 €
56198	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓	472,32 €



■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **Produit en fin de stock**
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.

Produits complémentaires	
60361 - H-DRY Sèche-mains automatique sur plage inox	694,39 €
60395 - Linea Sèche-mains sans contact mural compact finition CHROME	330,00 €
60395NM - Linea Sèche-mains sans contact mural compact finition NOIR MAT	330,00 €



PERSONNALISEZ VOTRE SO'O® !

COULEUR / LOGO / TEXTE
Les mitigeurs et robinets simples PRESTO SO'O® peuvent être personnalisés avec une couleur de votre choix.
Le logo de votre société peut également être ajouté, par marquage laser.

Pour toute information et demande de devis, contactez votre agent commercial ou le **chiffragechantier@presto-group.com**



SO'O®

SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Installation adaptée aux vasques posées avec une réhausse de 150 mm.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.


Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Racc.	R.A.	Prix
CHROMÉ						
56201	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	523,60 €
56205	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"		506,34 €
56211	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓	523,60 €
56215	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"		506,34 €
56221	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	455,97 €
56225	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"		434,78 €
56231	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓	455,97 €
56235	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"		434,78 €
CHROMÉ ET CAPOT BLANC						
56209	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	524,00 €
CHROMÉ ET CAPOT NOIR						
56207	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓	524,00 €

■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **Produit en fin de stock**









8,9/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

55160



VOLTA®

SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Facile à installer
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
- Les mitigeurs sans manette permettent un réglage de T°C adapté par le gestionnaire sans que l'utilisateur ne puisse toucher la manette.

Ref.	Alimentation électrique	Débit	Racc.	R.A.	Adapté Santé	Prix
MONOFLUIDE						
55251	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	✓		377,10 €
55060	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		377,10 €
55083	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"			359,62 €
55050	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓		377,10 €
55081	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"			359,62 €




MITIGEUR						
55252	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55160	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55216	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"			426,90 €
55162	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	8 l/min	F G 3/8"	✓	✓	444,37 €
55150	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55211	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"			426,90 €
55152	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min	F G 3/8"	✓	✓	444,37 €





MITIGEUR SANS MANETTE						
55163	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55218	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"			426,90 €
55151	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55213	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"			426,90 €



■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.
■ Les versions santé sont équipées d'un brise-jet étoile et d'un rinçage automatique







6,8 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
57034



NEO® SENSOR


SUR PLAGE, MURAL

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Facile à installer
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.
- Système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage
- Taille compacte permettant d'être installé dans de petits espaces


Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Racc.	Prix
SUR PLAGE					
57034	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 externe	1,9 l/min	G 1/2"	295,00 €
57038	Monofluide	Secteur 12-24 V sans transformateur	1,9 l/min	G 1/2"	305,00 €
57050	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	1,9 l/min	G 1/2"	315,00 €
CLOISON					
57036	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 externe	1,9 l/min	G 1/2"	295,00 €
57040	Monofluide	Secteur 12-24 V sans transformateur	1,9 l/min	G 1/2"	305,00 €
57052	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	1,9 l/min	G 1/2"	315,00 €






■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.

■ Les alimentations 12-24V notées "sans transformateur" doivent être équipées d'un transformateur 230 V AC / 12 AC (Réf. 90464, 90711, 90610, 90685, 90704, 90686).






Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
90685 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 1 à 5 robinets (18 VA)	161,87 €
90686 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 11 à 20 robinets (75 VA)	401,00 €
90704 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 6 à 10 robinets (35 VA)	317,68 €
90464 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €
90610 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 11 à 20 robinets (75 VA)	165,00 €
90711 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 6 à 10 robinets (35 VA)	96,90 €

7,7/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

55132



PRESTO 5750


SUR PLAGE


ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Bec lisse sans rétention d'eau ni de bactérie
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 72h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Versions becs hauts permettent l'utilisation d'une cartouche de désinfection (protocole hospitalier de lavage des mains)
- Versions start/stop sont équipées d'une cellule sur le côté pour déclencher la temporisation sans risque d'interruption

Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	Embase	Start/Stop	Prix
BEC HAUT									
55132	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min		F G 3/8"	✓	Tournante		807,25 €
55133	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min		F G 3/8"	✓	Fixe		739,99 €
55137	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min		F G 3/8"	✓	Tournante		807,25 €
55138	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min		F G 3/8"	✓	Fixe		739,99 €
BEC STANDARD									
55130	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min		F G 3/8"	✓	Tournante		672,70 €
55131	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min		F G 3/8"	✓	Fixe		605,44 €
55135	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min		F G 3/8"	✓	Tournante		672,70 €
55136	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min		F G 3/8"	✓	Fixe		605,44 €
BEC HAUT (START / STOP)									
55134	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min	30 sec	F G 3/8"	✓	Fixe	✓	807,25 €
55139	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min	30 sec	F G 3/8"	✓	Fixe	✓	807,25 €

■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt









FONCTIONNEMENT D'UN MITIGEUR START/STOP

- Mitigeur avec fonction start/stop par présentation de la main sur le côté gauche de l'appareil.
- Système de mélange par manette latérale.
- Flexibles PEX pour tenue à la désinfection chlorée chaude.

Produits complémentaires

60001 - Kit lavabo ergonomique avec bonde et siphon déporté 401,40 €

7,1/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
55451




SENSAO® 6000


SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.

Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Racc.	Prix
55450	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min	M G 1/2"	445,74 €
55451	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min	M G 1/2"	445,74 €





Produits complémentaires

91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto 183,37 €

DÉTECTION MODULAIRE

TRAVERSÉE DE CLOISON



- Adaptabilité de l'installation pour différentes épaisseurs de mur grâce à la tige filetée recoupable.
- Cellule extra-plate et système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage
- Déclenchement sans contact par détection de la main ou de la personne
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.

Ref.	Alimentation électrique	Débit	Racc.	Installation	Cloison	Prix
LAVABO						
52500	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	MF G 1/2"	Cloison	1 à 30 mm	316,20 €
52503	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	MF G 1/2"	Cloison	30 à 200 mm	331,50 €
BEC DROIT LONG						
30616			M G 1/2"	Cloison	1 à 200 mm	83,85 €
BEC COUDÉ LONG						
30315			M G 1/2"	Cloison	1 à 50 mm	56,65 €
30317			M G 1/2"	Cloison	50 à 230 mm	70,89 €
BEC COUDÉ COURT						
30311			M G 1/2"	Cloison	1 à 50 mm	49,18 €
30313			M G 1/2"	Cloison	50 à 230 mm	63,42 €






30616




30315



30311





Produits complémentaires

91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto 183,37 €








DÉTECTION DE MAINS
La détection est livrée par défaut en détection de mains.
La cellule doit être placée en-dessous du bec.
Portée par défaut : 25cm.



DÉTECTION DES PERSONNES (ADAPTÉ P.M.R.)
Pour passer en détection de personne, modifier la portée de détection via PRESTOCOM en fonction de l'environnement.
La cellule doit être placée au-dessus du bec.



7,9 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
68077





PRESTO SAFE®

SUR PLAGE, MURAL

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Facile à installer
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.









Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	Prix
APPARENT							
64677	Monofluide	Pile lithium 9V intégrée	1,9 l/min	7 sec	M G 1/2"		217,39 €
64675	Monofluide	Pile lithium 9V intégrée	3 l/min	7 sec	M G 1/2"		217,39 €
CLOISON							
68075	Mitigeur	Pile lithium 9V intégrée	3 l/min	7 sec	MM G 3/8"	✓	267,65 €
SUR PLAGE							
68077	Mitigeur	Pile lithium 9V intégrée	3 l/min	7 sec	MM G 3/8"	✓	267,65 €
64679	Monofluide	Pile lithium 9V intégrée	3 l/min	7 sec	M G 1/2"		217,39 €

■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.


64675




64679



68077



68075



Produits complémentaires	
91193 - Aérateurs 3l/min (x5) pour PRESTO SAFE, LINEA	41,93 €
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
91109 - Brise-jets M16,5X1 NEO, NEO DUO, Safe, Linea (x5)	26,60 €
91198 - Clé tube hexagonale de démontage d'électrovanne PRESTO SAFE	25,40 €
29860 - Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870 - Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €
91202 - Rosace de finition chromée G 1/2" PRESTO SAFE	9,77 €

UN FONCTIONNEMENT UNIQUE

Ce robinet se déclenche **sans contact** et s'arrête **automatiquement après une temporisation de 7 secondes.**
Les usages scolaires sont ainsi conservés et facilités par rapport à une robinetterie temporisée mécanique : se laver les mains, boire au robinet, remplir un contenant, nettoyer les pots de peinture...



64677 | ROBINET MURAL TEMPORISÉ SANS CONTACT PRESTO SAFE®
63000 | ROBINET MURAL TEMPORISÉ À BOUTON POUSSOIR PRESTO 504



LINEA TOUCH®

SUR PLAGE


ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE


- Déclenchement manuel sans effort grâce au bouton Touch intuitif.
- Recommandé pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les enfants et les personnes âgées.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24 h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH®.



Ref.	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Prix
MONOFLUIDE					
57272	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	7 sec	F G 3/8"	306,00 €
57270	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	7 sec	F G 3/8"	306,00 €
57276	Secteur 230 V AC avec transformateur	1,9 l/min	7 sec	F G 3/8"	306,00 €
57274	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	7 sec	F G 3/8"	306,00 €
MITIGEUR					
57280	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	7 sec	F G 3/8"	336,60 €
57278	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	7 sec	F G 3/8"	336,60 €
57284	Secteur 230 V AC avec transformateur	1,9 l/min	7 sec	F G 3/8"	336,60 €
57282	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	7 sec	F G 3/8"	336,60 €

■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.





Produits complémentaires	
60382 - LINEA Distributeur de savon liquide+mousse plage 1 L sans contact Secteur CHROME	310,00 €
90096 - Robinet d'arrêt droit MF G3/8" avec filtre	9,65 €
91087 - Stickers d'utilisation à coller pour produits Touch (x5)	13,16 €

PRESTO LINEA TOUCH®

Mitigeur tactile adapté PMR

- Déclenchement par effleurement
- Arrêt automatique
- Maintenance facile
- Rinçage automatique hygiénique
- Paramètres réglables

100% PMR

PROGRAMME TOUCH

- Déclenchement par effleurement
- Fonction marche / arrêt
- Durée d'écoulement et rinçage automatique paramétrables au toucher

Plus d'information ici

57280 | MITIGEUR DE LAVABO SUR PLAGE TACTILE PRESTO LINEA® TOUCH®
60362 | SÈCHE MAINS MURAL SANS CONTACT PMR E-DRY
60001 | VASQUE ERGONOMIQUE
55432 | ROBINET DE CHASSE PRESTO 7100 XL N
60550 | CUVETTE ERGONOMIQUE AVEC ABATANT PORTE BALAYETTE
60556 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER
60324 | BARRE COUDÉE 135°

9/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

65100



PRESTO NEO®

SUR PLAGE


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF.
- Robustesse du bouton anti-rotation.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Ref.	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	S	NF	Finition	Prix
MONOFLUIDE CHAUD								
65015	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"				Chromé	80,48 €
65105	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"				Inox brossé	113,63 €
65305	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"		S		Inox brossé	126,99 €
65100	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	Chromé	80,48 €
65300	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S		Chromé	94,45 €
MONOFLUIDE FROID								
65005	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"				Chromé	80,48 €
65010	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"				Inox brossé	113,63 €
65205	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"		S		Chromé	94,45 €
65210	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"		S		Inox brossé	126,99 €
65000	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	Chromé	80,48 €
65200	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S		Chromé	94,45 €
MITIGEUR								
68401	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 3/8"	✓			Chromé	197,04 €
68402	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	F G 3/8"				Chromé	180,52 €
68404	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	F G 3/8"		S		Chromé	193,25 €
68400	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓			Chromé	197,04 €
68403	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓	S		Chromé	209,75 €



- S : Système sécurité antiblocage S®
- NF : Produits certifiés NF.
- **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
- **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.









PRESTO NEO®

MURAL


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF.
- Robustesse du bouton anti-rotation.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	S	NF	Finition	Prix
65 MM								
66045	Monofluide chaud	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"			Chromé	57,79 €
66105	Monofluide chaud	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"			Inox brossé	77,95 €
66305	Monofluide chaud	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"	S		Inox brossé	93,56 €
66100	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		NF	Chromé	57,79 €
66300	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	S		Chromé	71,68 €
66005	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"			Chromé	57,79 €
66030	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"			Inox brossé	77,95 €
66205	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"	S		Chromé	71,68 €
66220	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"	S		Inox brossé	93,56 €
66000	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		NF	Chromé	57,79 €
66103	Monofluide froid	1,9 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			Chromé	57,79 €
66200	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	S		Chromé	71,68 €
95 MM								
66012	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			Chromé	77,95 €
66219	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	S		Chromé	90,94 €
66015	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"			Chromé	77,95 €
66010	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		NF	Chromé	77,95 €
66210	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	S		Chromé	90,94 €
150 MM								
66048	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			Chromé	99,39 €
66207	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	S		Chromé	113,04 €
66025	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"			Chromé	99,39 €
66035	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"			Inox brossé	126,99 €
66225	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"	S		Inox brossé	140,35 €
66020	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		NF	Chromé	99,39 €
66215	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	S		Chromé	113,04 €

- S: Système sécurité antiblocage S®
- NF : Produits certifiés NF.
- **Nouveau produit**
- **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.







Produits complémentaires	
90498 - Aérateurs 1,9l/min pour LINEA, NEO, NEO DUO (x5)	34,46 €
91109 - Brise-jets M16,5X1 NEO, NEO DUO, Safe, Linea (x5)	26,60 €
90593 - Clé de démontage pour aérateur Neo, Neo Duo	6,88 €
90214 - Ecrous plats G1/2" (x10)	8,58 €
90096 - Robinet d'arrêt droit MF G3/8" avec filtre	9,65 €
29860 - Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870 - Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €
40901 - Rosace plate chromée M G 1/2 pour lavabo applique mural Presto 500, 700, NEO	2,64 €

9/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

64702



PRESTO NEO® DUO

SUR PLAGE


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement manuel souple via une pression sur le levier ergonomique.
- Double temporisation avec un cycle court pour mouiller les mains (7 secondes) et un cycle long pour rincer les mains (11 secondes).
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Manette de déclenchement colorée pour un aspect ludique et intuitif
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	S	NF	Prix
CHROMÉ ET MANETTE VERT ANIS							
68091	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"			211,12 €
68093	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	S		241,57 €
64753	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"		NF	95,82 €
64754	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	S		126,72 €
64750	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"		NF	95,82 €
64752	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	S		126,72 €
CHROMÉ ET MANETTE BLEUE TURQUOISE							
68148	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"			211,12 €
64718	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"			95,82 €
CHROMÉ ET MANETTE ROUGE FRAMBOISE							
68068	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"			211,12 €
68070	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	S		241,57 €
64715	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"		NF	95,82 €
64716	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	S		126,72 €
64712	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"		NF	95,82 €
64714	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	S		126,72 €
CHROMÉ ET MANETTE GRISE							
68050	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"			211,12 €
68052	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	S		241,57 €
64703	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"		NF	95,82 €
64704	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	S		126,72 €
64700	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"		NF	95,82 €
64702	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	S		126,72 €



■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ NF : Produits certifiés NF.
■ **Nouveau produit**
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.



DOUBLE TEMPORISATION

Temporisation ajustable pour toutes les versions !
- 7 sec et/ou
- 11 sec

COURTE
MOUILLAGE 7 SEC

LONGUE
RINÇAGE 11 SEC



● Références disponibles 2ème trimestre 2026



PRESTO NEO® DUO

MURAL

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement manuel souple via une pression sur le levier ergonomique.
- Double temporisation avec un cycle court pour mouiller les mains (7 secondes) et un cycle long pour rincer les mains (11 secondes).
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Manette de déclenchement colorée pour un aspect ludique et intuitif
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.




Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Installation	S	NF	Prix
CHROMÉ ET MANETTE VERT ANIS								
68095	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	Cloison			201,99 €
68097	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	Cloison	S		232,44 €
64765	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF	86,54 €
64766	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent	S		117,45 €
64762	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF	86,54 €
64764	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent	S		117,45 €
CHROMÉ ET MANETTE BLEUE TURQUOISE								
64800	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent			86,54 €
CHROMÉ ET MANETTE ROUGE FRAMBOISE								
68072	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	Cloison			201,99 €
68074	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	Cloison	S		232,44 €
64735	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF	86,54 €
64736	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent	S		117,45 €
64732	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF	86,54 €
64734	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent	S		117,45 €
CHROMÉ ET MANETTE GRISE								
68054	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	Cloison			201,99 €
68056	Mitigeur	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 3/8"	Cloison	S		232,44 €
64709	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF	86,54 €
64710	Monofluide	1,9 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent	S		117,45 €
64706	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF	86,54 €
64708	Monofluide	3 l/min	7 et 11 sec (±3 sec)	M G 1/2"	Apparent	S		117,45 €








- S: Système sécurité antiblocage S®
- NF : Produits certifiés NF.
- **Nouveau produit**
- **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.





Produits complémentaires	
90593 - Clé de démontage pour aérateur Neo, Neo Duo	6,88 €
91024 - Clé de démontage pour cartouche Neo Duo	26,97 €
90214 - Ecrous plats G1/2" (x10)	8,58 €
90096 - Robinet d'arrêt droit MF G3/8" avec filtre	9,65 €
29860 - Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870 - Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €

● Références disponibles 2ème trimestre 2026

9,3/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

20500



PRESTO 2000

SUR PLAGE, MURAL

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.


Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	S	NF	Prix
SUR PLAGE								
20527	Mitigeur	5 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 3/8"	✓			239,17 €
20529	Mitigeur	5 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 3/8"	✓	S		253,68 €
20500	Mitigeur	5 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓		NF	239,17 €
20501	Mitigeur	5 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓	S	NF	253,68 €
20520	Mitigeur	5 l/min	15 sec (± 5 sec)	F G 3/8"		S		234,84 €
20521	Mitigeur	5 l/min	15 sec (± 5 sec)	F G 3/8"				220,36 €
20002	Monofluide chaud	4 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	144,95 €
20003	Monofluide chaud	4 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S	NF	159,46 €
20045	Monofluide froid	4 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"				144,95 €
20047	Monofluide froid	4 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"		S		159,46 €
20000	Monofluide froid	4 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	144,95 €
20001	Monofluide froid	4 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S	NF	159,46 €
APPARENT								
20102	Monofluide chaud	4 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	115,96 €
20103	Monofluide chaud	4 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S	NF	130,47 €
20142	Monofluide froid	4 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"				115,96 €
20144	Monofluide froid	4 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"		S		130,47 €
20100	Monofluide froid	4 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	115,96 €
20101	Monofluide froid	4 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S	NF	130,47 €






- S: Système sécurité antiblocage S®
- NF : Produits certifiés NF.
- **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
- **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.







Produits complémentaires	
90214 - Ecrous plats G1/2" (x10)	8,58 €
90236 - Rallonge pour robinet de lavabo P2000 mural 30 mm	42,85 €
90465 - Rallonge pour robinet de lavabo P2000 mural 90 mm	96,62 €

9,4/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
28610



PRESTO 4000 S®

SUR PLAGE

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Déclenchement manuel par appui sur le bouton monocommande de temporisation et réglage de T°C
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF.
- Recommandé pour les milieux à fort vandalisme
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.




Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	S	NF	Prix
CHROMÉ								
28619	Mitigeur	1,9 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓	S		267,17 €
28610	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓	S	NF	267,17 €
28617	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	F G 3/8"		S		258,26 €
CHROMÉ ET COMMANDE NOIRE								
28440	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	F G 3/8"		S		217,07 €
28442	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓	S	NF	228,20 €



- S: Système sécurité antiblocage S®
- NF : Produits certifiés NF.
- **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
- **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.





Produits complémentaires	
90060 - Aérateurs 3l/min (x5) m24x1	23,64 €
90426 - Aérateurs antivandalisme 6l/min pour P4000S et P5000 (x2)	44,48 €
90879 - Clé de démontage pour P4000S	42,62 €
29860 - Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870 - Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €



PRESTO 500

MURAL

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Installation	S	NF	Rosace(s)	Prix
65 MM									
63002	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF	✓	71,43 €
63020	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF		69,74 €
63120	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent	S			86,51 €
62020	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	Apparent				69,74 €
62120	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	Apparent	S			86,51 €
63200	Monofluide froid	18 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF		84,02 €
63005	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"	Apparent				69,74 €
63109	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"	Apparent	S			86,51 €
63000	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF		69,74 €
63001	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent		NF	✓	71,43 €
63100	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent	S			86,51 €
62000	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	Apparent				69,74 €
62100	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	Apparent	S			86,51 €
33902	Monofluide froid antigel	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent	S			129,16 €
77 MM									
30212	Bi-commande	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Encastré	S			471,14 €
150 MM									
63212	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"	Apparent				119,94 €
63222	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"	Apparent	S			136,40 €
63210	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent				119,94 €
63214	Monofluide froid	1,9 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent				119,94 €
63220	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent	S			136,40 €
63224	Monofluide froid	1,9 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent	S			136,40 €



65 mm







77 mm



150 mm

■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ NF : Produits certifiés NF.
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.





Produits complémentaires	
40915 - Rallonge 95mm chromée G1/2 pour lavabo applique mural Presto 504	37,68 €
70325 - Rosace plate à moulures Ø ext.55mm-Ø int. 18 mm	4,69 €
40901 - Rosace plate chromée M G 1/2 pour lavabo applique mural Presto 500, 700, NEO	2,64 €

9,4 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

64602



PRESTO 600

SUR PLAGE, MURAL

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	S	NF	Prix
SUR PLAGE								
24022	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	136,76 €
24032	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S		151,97 €
24002	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	136,76 €
24012	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S		151,97 €
64622	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	94,54 €
64632	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S		110,91 €
64613	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"		S		110,91 €
64944	Monofluide froid	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 1/2"				94,54 €
64602	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	94,54 €
64612	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S		110,91 €
68044	Mitigeur	3 l/min	7 sec (± 3 sec)	M G 3/8"	✓			239,81 €
68032	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓			239,81 €
68040	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	F G 3/8"				220,02 €
68132	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓	S		255,03 €
68147	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	F G 3/8"		S		235,25 €
APPARENT								
31814	Monofluide chaud	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"				104,87 €
31815	Monofluide froid	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"			NF	104,87 €

- S : Système sécurité antiblocage S®
- NF : Produits certifiés NF.
- **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
- **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.



24002



64602







68032




31815




68032



64602



24002



31815

Produits complémentaires	
90234 - Bouchons de protection hivernale (x20)	6,33 €
37100 - Distributeur de savon mécanique mural pour P500, G3/8"	88,27 €
37601 - Distributeur de savon mécanique sur plage pour P600, G1/2"	117,71 €
90214 - Ecrous plats G1/2" (x10)	8,58 €
90096 - Robinet d'arrêt droit MF G3/8" avec filtre	9,65 €
29860 - Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870 - Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €



PRESTO 700

SUR PLAGE, MURAL


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	NF	Prix
SUR PLAGE							
68232	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/8"	✓		263,97 €
64652	Monofluide	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		NF	116,05 €
APPARENT							
63910	Monofluide	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		NF	99,52 €


■ NF : Produits certifiés NF.
■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt








68232



64652



63910

Produits complémentaires	
18558 - Bâti-support autoportant nu pour lavabo temporisé mural P504, P704, P612, P2010	315,89 €
90234 - Bouchons de protection hivernale (x20)	6,33 €
90214 - Ecrous plats G1/2" (x10)	8,58 €
29860 - Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870 - Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €

9,1/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

23644



COMMANDE
AU PIED ET FÉMORALE

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


Ref.	Descriptif	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Installation	NF	Prix
COMMANDES AU PIED								
23614	P520 commande au pied monopédale	Monofluide	6 l/min	4 sec (± 1 sec)	M G 1/2"	Au sol	NF	139,20 €
23644	P530 commande au pied double pédale	Monofluide	6 l/min	4 sec (± 1 sec)	M G 1/2"	Au sol	NF	198,85 €
COMMANDES FÉMORALES								
31646	P712 commande fémorale 560mm	Monofluide	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent		121,33 €
31683	P712 commande fémorale 390mm	Monofluide	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent	NF	110,30 €
31919	P712 commande fémorale 490mm	Monofluide	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent		117,17 €











■ NF : Produits certifiés NF.











Produits complémentaires

90524 - Butée de sol longue pour installation murale pour P520/530 2,78 €

9,2/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
35809



PRESTO 3500

MURAL

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton monocommande de temporisation et réglage de T°C
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Utilisation facilitée avec bec orientable pour vaisselle ou nettoyage.


Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Raccords	Sortie d'eau	Installation	Prix
35302	Mitigeur	5 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Raccords excentriques	Bec tournant	Apparent	275,39 €
35809	Mitigeur	5 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Raccords coudés réglables	Bec tournant	Apparent	323,48 €
35963	Mitigeur	5 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/4"	Sans	Bec tournant	Apparent	309,41 €


■ Rosace de maintien arrière 40910 ø 56 mm obligatoire pour modèles avec raccords coudés.
















ASTUCE D'INSTALLATION
Le corps du PRESTO 3500 est réversible !
Vous pouvez donc l'associer à un « bec par-dessus »
(réf. 70074/70075) si l'installation ne permet pas une sortie basse





Produits complémentaires	
06216 - Raccord coudé chromé avec rosace et écrou réglable F G 3/4" - M G 1/2"	28,56 €
40910 - Rosace de maintien pour mitigeur de lavabo ou douche temporisé P3500, Alpa	31,18 €



PRESTO 3500

MURAL

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton monocommande de temporisation et réglage de T°C
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Raccords	Sortie d'eau	Cloison	S	Prix
APPARENT									
35807	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Raccords coudés réglables	Brise-jet orientable			323,48 €
35943	Mitigeur	3 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/4"	Sans	Brise-jet orientable			309,41 €
CLOISON									
35028	Mitigeur	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/4"			1 à 100 mm	S	338,08 €
35018	Mitigeur	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/4"			1 à 220 mm	S	360,47 €
35022	Mitigeur	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 3/4"			1 à 220 mm		326,88 €


■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ Rosace de maintien arrière 40910 ø 56 mm obligatoire pour modèles avec raccords coudés.




35807





35943



35018










7 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
31100



PRESTO 512®


TRAVERSÉE DE CLOISON

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Cloison	S	Bec	Prix
KITS COMPLETS								
31660	Monofluide froid	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	1 à 200 mm	S	Droit court	199,73 €
31670	Monofluide froid	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	1 à 200 mm	S	Droit long	217,11 €
KITS À COMPOSER : 1 | CHOIX DU ROBINET								
31100	Monofluide froid	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"		S		83,91 €
KITS À COMPOSER : 2 | CHOIX DE LA COMMANDE								
18725	Monofluide froid			M G 1/2"	1 à 200 mm			54,78 €
18730	Monofluide chaud			M G 1/2"	1 à 200 mm			54,78 €
18726	Monofluide froid			M G 1/2"	200 à 300 mm			54,78 €
18731	Monofluide chaud			M G 1/2"	200 à 300 mm			54,78 €
KITS À COMPOSER : 3 | CHOIX DU BEC								
30616				M G 1/2"	1 à 200 mm		Droit long	83,85 €
30901				M G 1/2"	1 à 200 mm		Droit court	60,31 €
30313				M G 1/2"	50 à 230 mm		Tube court	63,42 €
30317				M G 1/2"	50 à 230 mm		Tube long	70,89 €
30625				M G 1/2"	200 à 300 mm		Droit long	97,70 €
30906				M G 1/2"	200 à 300 mm		Droit court	74,66 €

■ S : Système sécurité antiblocage S®


31660






31670






18725







18725





31100







30616
30625



30901
30906



30313



30317



BECS

SUR PLAGE OU MURAL

ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE

Ref.	Racc.	Sortie d'eau	Installation	Embase	Cloison	Saillie	Prix
BEC COUDÉ COURT							
30311	M G 1/2"	Aérateur	Cloison		1 à 50 mm	120 mm	49,18 €
30313	M G 1/2"	Aérateur	Cloison		50 à 230 mm	120 mm	63,42 €
BEC COUDÉ LONG							
30315	M G 1/2"	Aérateur	Cloison		1 à 50 mm	200 mm	56,65 €
30317	M G 1/2"	Aérateur	Cloison		50 à 230 mm	200 mm	70,89 €
BEC DROIT COURT							
30901	M G 1/2"	Brise-jet	Cloison		1 à 200 mm	87 mm	60,31 €
30906	M G 1/2"	Brise-jet	Cloison		200 à 300 mm	87 mm	74,66 €
30900	M G 1/2"	Brise-jet	Apparent			87 mm	39,38 €
BEC DROIT LONG							
30616	M G 1/2"	Brise-jet	Cloison		1 à 200 mm	194 mm	83,85 €
30625	M G 1/2"	Brise-jet	Cloison		200 à 300 mm	194 mm	97,70 €
30621	M G 1/2"	Brise-jet	Apparent			194 mm	62,92 €
BEC SUR PLAGE							
30202	M G 1/2"	Aérateur	Sur plage	Tournante		130 mm	86,55 €
30302	M G 1/2"	Aérateur	Sur plage	Fixe		130 mm	79,34 €

















30901




60616



30311



30302





ACCESSOIRES

RACCORD, SIPHONS ET BONDES


ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE

Ref.	Descriptif	Prix
SIPHON		
70508	Siphon équerre réglable pour lavabo en ABS blanc, F G1"1/4	8,40 €
39002	Siphon équerre réglable pour lavabo en laiton chromé FG 1"1/4	58,83 €
ROBINET D'ARRÊT		
90096	Robinet d'arrêt droit MF G3/8" avec filtre	9,65 €
29840	Robinet d'arrêt droit MM G1/2" avec joint filtre	22,07 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870	Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €
29830	Robinet d'arrêt équerre MM G1/2" avec filtre et rosace	14,72 €
RACCORD		
40020	Raccord applique pour lavabo avec écrou MF G1/2" pour tube cuivre 12x14 mm	7,35 €
BONDES		
60565	Bonde hygiénique pour lavabo en ABS avec grille inox, F G1"1/4	11,91 €













56196 | MITIGEUR DE LAVABO SANS CONTACT SO'O
55480 | URINOIR SANS CONTACT ENCASTRÉ SENSAO 8000 N
60395NM | SÈCHE-MAINS SANS CONTACT LINEA





35190 | MITIGEUR DE DOUCHE ALPA
29110 | POMME DE DOUCHE
60355 | PATÈRE
60357 | TABLETTE
91037 | PORTE GEL DOUCHE

DOUCHE

GUIDE DE SÉLECTION 66

ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT
- DL 400 E-SENSOR® 68
- PRESTOTEM® 2 SENSOR 88
- DÉTECTION MODULAIRE 102
- DÉTECTION MODULAIRE POUR COULOIR 103

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE
- DL 400 SE® 71
- DL 300 S® / DL 350 S® 76
- PRESTO ALPA® 77
- PRESTO 500 S® 84
- PRESTO 50 85
- PRESTOTEM® 2 P50 92
- PRESTOTEM® 2 ALPA 93

ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE
- DL 400 E-TOUCH 72
- PRESTO BOX TOUCH 82
- PRESTOTEM® 2 TOUCH® & MASTERMIX® 91

ROBINETTERIE NON TEMPORISÉE MÉCANIQUE
- PRESTOTEM® 2 BI-COMMANDE MASTERMIX® 94
- PRESTOTEM® 2 MONOCOMMANDE 96

DOUCHES DE PLEIN AIR
- S4 & HYDROPOOL 104
- SOLUTIONS SPÉCIFIQUES 106

COMMANDE À TRAVERS CLOISON
- PRESTO ALPA® 80
- KIT PRESTO 512 S® 105
- PRESTO 50, 500 S® 108

ACCESSOIRES
- PLATINES POUR PRESTOTEM® 2 97
- OPTIONS POUR PRESTOTEM® 2 98
- POMMES DE DOUCHE 109
- ACCESSOIRES DE DOUCHE 110

GUIDE DE SÉLECTION

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉE MÉCANIQUE		SIMPLE ALIMENTATION PAR LE HAUT	SIMPLE ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE	MITIGEUR ALIMENTATION PAR LE HAUT	MITIGEUR ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE
DL 400 SE® P 71					
PRESTOTEM® 2 P50 P 92					
PRESTOTEM® 2 ALPA P 93					

PANNEAU DE DOUCHE NON TEMPORISÉE MÉCANIQUE		SIMPLE ALIMENTATION PAR LE HAUT	SIMPLE ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE	MITIGEUR ALIMENTATION PAR LE HAUT	MITIGEUR ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE
PRESTOTEM® 2 MONOCOMMANDE P 96					
PRESTOTEM® 2 BI-MONOCOMMANDE P 94					

PANNEAU DE DOUCHE ÉLECTRONIQUE TEMPORISÉE À DÉTECTION		SIMPLE ALIMENTATION PAR LE HAUT	SIMPLE ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE	MITIGEUR ALIMENTATION PAR LE HAUT	MITIGEUR ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE
DL 400 E-SENSOR® P 68					
PRESTOTEM® 2 SENSOR® P 88					

PANNEAU DE DOUCHE ÉLECTRONIQUE TEMPORISÉE À COMMANDE SOUPLE (TACTILE)		SIMPLE ALIMENTATION PAR LE HAUT	SIMPLE ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE	MITIGEUR ALIMENTATION PAR LE HAUT	MITIGEUR ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE
DL 400 E-TOUCH® P 72					
PRESTOTEM® 2 TOUCH® P 91					
PRESTOTEM® 2 TOUCH® MASTERMIX® P 91					
PRESTOTEM® 2 PLP P 91					

DOUCHE TEMPORISÉE MÉCANIQUE APPARENTE	SIMPLE ALIMENTATION PAR LE BAS
PRESTO 50 P 85	
	SIMPLE ALIMENTATION PAR LE PLAFOND
DL 300 S® P 76	
DL 350 S® P 76	
	SIMPLE ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE
DL 500 S® P 84	

DOUCHE TEMPORISÉE À TRAVERS CLOISON	SIMPLE MÉCANIQUE
KIT TC PRESTO 500 S® P 108	
KIT TC PRESTO 50 P 108	
	ÉLECTRONIQUE SIMPLE À DÉTECTION
DÉTECTION MODULAIRE P 102	
BARRIÈRE DE DOUCHE P 103	
DOUCHE TEMPORISÉE À TRAVERS CLOISON	**MITIGEUR MÉCANIQUE**
ALPA® TC P 80	

DOUCHE TEMPORISÉE ENCASTRÉE	MITIGEUR MÉCANIQUE
ALPA® PANNEAU P 80	
PRESTO 50 P 85	
DL 500 SB P 84	
ALPA® P 80	
	MITIGEUR ÉLECTRONIQUE THERMOSTATIQUE À COMMANDE SOUPLE (TACTILE)
PRESTO BOX TOUCH P 82	

COLONNE DE DOUCHE PLEIN AIR TEMPORISÉE MÉCANIQUE APPARENTE	COLONNE SUR PIED SIMPLE ALIMENTATION PAR LE BAS
COLONNE DE DOUCHE PRESTO S4 P 104	
COLONNE DE DOUCHE PRESTO CC P 104	
COLONNE DE DOUCHE PRESTO CP P 104	

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	
POMME DE DOUCHE P 110	
RACCORDS P 110	
SIPHON DE SOL P 110	
RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE MONOPOSTE P 128	
MITIGEUR THERMOSTATIQUE P 130	

7,3 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
27470

DL 400 E-SENSOR

APPARENT


ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Design fin avec fixations cachées et panneau affleurant au mur.
- Déclenchement sans contact par détection de la main et pomme de douche orientable avec jet pluie.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Installation facilitée grâce à un panneau léger.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.



Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Alimentation hydraulique	R.A.	Prix
PILE LITHIUM 6V CRP2 INTÉGRÉE							
27470	Monofluide	6-8 l/min	30 sec	G 3/4"	Autre		304,29 €
27471	Monofluide	6-8 l/min	30 sec	G 1/2"	Au-dessus	✓	327,70 €
27472	Monofluide	6-8 l/min	30 sec	G 1/2"	Arrière	✓	327,70 €
SECTEUR 230 V AC AVEC TRANSFORMATEUR							
27474	Monofluide	6-8 l/min	30 sec	G 3/4"	Autre		304,29 €
27475	Monofluide	6-8 l/min	30 sec	G 1/2"	Au-dessus	✓	327,70 €
27476	Monofluide	6-8 l/min	30 sec	G 1/2"	Arrière	✓	327,70 €

■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt



Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
60355 - Patère 1 tête inox brossé, fixation invisible	24,85 €
60351 - Porte serviette simple inox 625 mm	45,30 €



27472 | PANNEAU DE DOUCHE DL 400 E SENSOR



27472 | PANNEAU DE DOUCHE DL 400 E SENSOR
27402 | PANNEAU DE DOUCHE DL 400 SE

9,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

27400

DL 400 SE®


APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Design fin avec fixations cachées et panneau affleurant au mur.
- Déclenchement manuel souple et pomme de douche orientable avec jet pluie.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Installation facilitée grâce à un panneau léger.
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Alimentation hydraulique	R.A.	S	NF	Prix
APPARENT									
27400	Monofluide	6-8 l/min	20-35 sec	G 1/2"	Au-dessus	✓	S	NF	195,01 €
27402	Monofluide	6-8 l/min	20-35 sec	G 1/2"	Arrière	✓	S	NF	195,01 €
27430	Monofluide	6-8 l/min	20-35 sec	G 3/4"	Autre		S	NF	164,54 €

- S : Système sécurité antiblocage S®
- NF : Produits certifiés NF.
- **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
- Des versions **anti-légionelle** sont disponibles avec système de déclenchement d'un choc thermique à distance pour protocole curatif (Voir chapitre anti-légionelle)





Produits complémentaires	
27428 - Plaque de compensation 8 mm pour montage douche temporisée DL 400 SE	28,69 €
90963 - Rotule intermédiaire pour kit filtre anti-légionelle sur douche DL 400 SE	76,54 €
60475 - Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie horizontale Ø50	39,41 €
60476 - Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie verticale Ø50	39,41 €

9,1/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

27432

DL 400 E TOUCH®

APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE

- Design fin avec fixations cachées et panneau affleurant au mur.
- Déclenchement manuel sans effort grâce au bouton Touch intuitif et pomme de douche orientable avec jet pluie
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop
- Installation facilitée grâce à un panneau léger.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH®
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt

Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Alimentation hydraulique	R.A.	Prix
27432	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6-8 l/min	30 sec	G 1/2"	Au-dessus	✓	321,28 €
27434	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6-8 l/min	30 sec	G 1/2"	Arrière	✓	321,28 €
27435	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6-8 l/min	30 sec	G 3/4"	Autre		298,32 €


■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt



■ **PROGRAMME TOUCH®**

Pendant les 15s suivant la mise sous tension, 4 paramètres peuvent être programmés :
- Le temps d'écoulement : par pas de 1s, réglable de 1s à 5min
- La fréquence du rinçage automatique (activé par défaut): par pas de 6h, réglable de 6h à 2,5 jours
- La durée du rinçage automatique : par pas de 15s, réglable de 15s à 5 min
- Le déclenchement d'écoulement forcé de 30 min pour les chocs thermiques

On procède par différents nombres d'appuis sur le bouton TOUCH, auxquels le robinet répond par des écoulements.



Produits complémentaires	
90963 - Rotule intermédiaire pour kit filtre anti-légionelle sur douche DL 400 SE	76,54 €
60475 - Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie horizontale Ø50	39,41 €
60476 - Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie verticale Ø50	39,41 €
91087 - Stickers d'utilisation à coller pour produits Touch (x5)	13,16 €

Plus d'infos sur :
www.prestodatashare.com/documentation/pdfs/touch.pdf



27432 | PANNEAU DE DOUCHE DL 400 E TOUCH®

DL 400 SE®


TRAVERSÉE DE CLOISON, ENCASTRÉ


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Déclenchement manuel souple et pomme de douche orientable avec jet pluie.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Système encastré ou traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Alimentation hydraulique	R.A.	S	Prix
APPARENT								
27482	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	G 3/4"	Au-dessus	✓	S	170,00 €
ENCASTRÉ								
27484	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	G 3/4"	Au-dessus	✓	S	170,00 €
27488	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	G 1/2"	Arrière	✓	S	160,00 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **Nouveau produit**







Produits complémentaires	
90963 - Rotule intermédiaire pour kit filtre anti-légionelle sur douche DL 400 SE	76,54 €
60475 - Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie horizontale Ø50	39,41 €
60476 - Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie verticale Ø50	39,41 €

Disponibilité : 1er semestre 2026



27488 | PANNEAU DE DOUCHE DL 400 SE

9,4 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
27110

DL 300 S® / DL 350 S®

APPARENT, TRAVERSÉE DE CLOISON, PLAFOND


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Design fin avec fixations cachées et panneau affleurant au mur.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Installation facilitée grâce à un panneau léger.
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Alimentation hydraulique	Installation	S	NF	Prix
DL 300 S									
27110	Monofluide	10 l/min	20-35 sec	G 3/4"	En ligne au-dessus	Apparent	S	NF	171,13 €
27112	Monofluide	10 l/min	20-35 sec	G 3/4"	En ligne au-dessus	Cloison	S	NF	171,13 €
DL 350 S									
27200	Monofluide	10 l/min	20-35 sec	G 3/4"	En ligne au-dessus	Plafond	S	NF	164,81 €

■ S : Système sécurité antiblocage S®
■ NF : Produits certifiés NF.
■ **Produit en fin de stock**


27110








27112








27200





Produits complémentaires	
60355 - Patère 1 tête inox brossé, fixation invisible	24,85 €
60475 - Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie horizontale Ø50	39,41 €
60478 - Siphon de sol 150x150 mm 48l/min sortie verticale Ø50	83,19 €

PRESTO ALPA®

APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Déclenchement manuel par appui sur le bouton monocommande de temporisation et réglage de T°C
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.


Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Raccords	S	Prix
APPARENT							
35168	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Raccords coudés réglables	S	295,87 €
35814	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Raccords coudés réglables		271,24 €
35303	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Raccords excentriques		227,20 €
35166	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	F G 3/4"	Sans	S	271,24 €
35925	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	F G 3/4"	Sans		257,65 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®

35168
35814








35303




COMMANDE RÉVERSIBLE



35166
35925





Produits complémentaires	
06216 - Raccord coudé chromé avec rosace et écrou réglable F G 3/4" - M G 1/2"	28,56 €
40910 - Rosace de maintien pour mitigeur de lavabo ou douche temporisé P3500, Alpa	31,18 €

PRESTO ALPA®


APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton monocommande de temporisation et réglage de T°C
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Raccords	Sortie d'eau	S	Prix
APPARENT								
35172	Mitigeur	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Raccords coudés réglables	Tête fixe	S	412,66 €
35812	Mitigeur	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Raccords coudés réglables	Tête fixe		392,43 €
35304	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Raccords excentriques	Tête fixe		340,80 €
35170	Mitigeur	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	Sans	Tête fixe	S	386,48 €
35928	Mitigeur	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	Sans	Tête fixe		365,96 €
35816	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Raccords coudés réglables	Tête orientable		410,99 €
35927	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	Sans	Tête orientable		394,67 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®



35304


35172
35812


35304


35170
35928


35816


35927



28610 | MITIGEUR DE LAVABO MONO-COMMANDE 4000S
60355 | PATÈRE INOX
91037 | PORTE GEL DOUCHE
35304 | MITIGEUR DE DOUCHE MONOCOMMANDE ALPA MONOBLOC

PRESTO ALPA®

ENCASTRÉ, TRAVERSÉE DE CLOISON


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton monocommande de temporisation et réglage de T°C
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Adaptabilité de l'installation pour différentes épaisseurs de mur grâce à la tige filetée recoupable.


Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Cloison	S	Prix
CLOISON							
35019	Mitigeur	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	1 à 220 mm	S	356,86 €
35020	Mitigeur	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	1 à 220 mm		323,61 €
35026	Mitigeur	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	1 à 100 mm	S	334,70 €
ENCASTRÉ BOÎTER NON ÉTANCHE							
35709	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"		S	451,84 €
35941	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"			401,15 €
ENCASTRÉ BOÎTIER ÉTANCHE							
35190	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 1/2"			447,54 €
35192	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 1/2"		S	473,88 €
PANNEAU							
35176	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"		S	271,24 €
35936	Mitigeur	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"			239,04 €

























■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ Pour d'autres longueurs de cloison, contactez notre service technique à assistance-technique@presto.fr ou 01 46 12 43 56
■ Livrable au détail : 35190 = Robinet (35186) + Boîtier étanche (90092) + Face intermédiaire (90091) + Face chromée (90090) // 35192 = Robinet (35194) + Boîtier étanche (90092) + Face intermédiaire (90091) + Face chromée (90090)



35190 | MITIGEUR DE DOUCHE ALPA
29110 | POMME DE DOUCHE
60355 | PATÈRE
60357 | TABLETTE
91037 | PORTE GEL DOUCHE

7,8 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
35401



PRESTO BOX TOUCH®

ENCASTRÉ

ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE

- Sécurité anti-brûlure et étanchéité du boitier.
- Déclenchement manuel sans effort grâce au bouton Touch intuitif et préhension du bouton de mitigeage facilitée.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Boitier ajustable offrant une adaptabilité maximale pour chaque type de mur.
- Système encastré évitant tout risque d'arrachage.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH®.
- Maintenance facilitée grâce à une surface lisse, robinet d'arrêt intégrés et composants accessibles par l'avant.

Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	Prix
35401	Mitigeur thermostatique	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	8 l/min	30 sec	M G 1/2"	✓	700,94 €
35402	Mitigeur thermostatique	Secteur 12-24 V sans transformateur	8 l/min	30 sec	M G 1/2"	✓	700,94 €


■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ Les alimentations 12-24V notées "sans transformateur" doivent être équipées d'un transformateur 230 V AC / 12 AC (Réf. 90464, 90711, 90610, 90685, 90704, 90686).

■ **PRESTO BOX est le premier produit certifié DVGW !**
La Deutsche Vereinigung des Gas und Wasser-faches (DVGW) est un organisme de certification indépendant pour l'industrie du gaz et de l'eau en Allemagne et en Europe assurant un gage de qualité et performance du produit dans le temps.


■ **PROGRAMME TOUCH®**
Pendant les 15s suivant la mise sous tension, 4 paramètres peuvent être programmés :
- Le temps d'écoulement : par pas de 1s, réglable de 1s à 5min
- La fréquence du rinçage automatique (activé par défaut): par pas de 6h, réglable de 6h à 2,5 jours
- La durée du rinçage automatique : par pas de 15s, réglable de 15s à 5 min
- Le déclenchement d'écoulement forcé de 30 min pour les chocs thermiques

On procède par différents nombres d'appuis sur le bouton TOUCH, auxquels le robinet répond par des écoulements.

35401



35402



Produits complémentaires	
60355 - Patère 1 tête inox brossé, fixation invisible	24,85 €
60351 - Porte serviette simple inox 625 mm	45,30 €
91087 - Stickers d'utilisation à coller pour produits Touch (x5)	13,16 €
90685 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 1 à 5 robinets (18 VA)	161,87 €
90464 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €



35402 | MITIGEUR DE DOUCHE TACTILE PRESTO BOX
29505 | POMME DE DOUCHE

INDICE DE RÉPARABILITÉ 8,8/10


38320

PRESTO 500 S®

APPARENT, ENCASTRÉ

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Système encastré évitant tout risque d'arrachage.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.











Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Installation	R.A.	S	Prix
38310	Monofluide chaud	5 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Apparent		S	95,54 €
38320	Monofluide chaud	5 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Apparent		S	95,54 €
38330	Monofluide chaud	5 l/min	20-35 sec	F G 1/2"	Encastré		S	139,66 €
38340	Monofluide chaud	5 l/min	20-35 sec	F G 1/2"	Encastré	✓	S	169,04 €


■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt




38310



38320



38330



38340

Produits complémentaires

90425 - Rallonge de 25 mm pour douche P500 S et urinoir P120 B 116,69 €

9,1/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

38022

PRESTO 50

APPARENT, ENCASTRÉ


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Système encastré évitant tout risque d'arrachage.


Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Sortie d'eau	Installation	NF	Prix
38921	Monofluide chaud	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	Tête fixe	Apparent		247,42 €
38772	Monofluide chaud	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	Tête orientable	Apparent		276,51 €
38022	Monofluide chaud	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"		Apparent	NF	94,61 €
38222	Monofluide chaud	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"		Encastré	NF	130,98 €
38122	Monofluide chaud	8 l/min	20-35 sec	M G 3/4"		Panneau	NF	109,17 €

■ NF : Produits certifiés NF.







38022



38222



38122



38921

Produits complémentaires	
60355 - Patère 1 tête inox brossé, fixation invisible	24,85 €
06216 - Raccord coudé chromé avec rosace et écrou réglable F G 3/4" - M G 1/2"	28,56 €

PRESTOTEM® 2, AIMER L'EAU SANS CONTRAINTE

NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAUX DE DOUCHE

BÉNÉFICES

Facilité d'installation :
cadre léger (moins de 1 kg) qui fait gabarit de pose, une seule personne suffit.

Maintenance aisée :


ouverture totale du panneau


robinet d'arrêt à l'intérieur du panneau accessible sans escabeau.

platine de robinetterie amovible permettant une maintenance sur place ou déportée.

Sécurité :
la cartouche thermostatique conforme NF EN 1111 garantit une sécurité antibrûlure. De plus, les versions équipées de la technologie MasterMix assurent à la fois une sécurité antibrûlure et un système antiprolifération bactérienne (breveté et unique) dans le réseau d'eau.

Hygiène :
pas de zone de rétention d'eau grâce aux nouveaux capots.





PRESTOTEM® 2 TOUCH® ET MITIGEUR THERMOSTATIQUE MASTERMIX®

PUBLICS

PRESTOTEM® 2 est conçu pour les sanitaires à forte fréquentation et à haute exigence en termes d'hygiène :

- campings
- piscines publiques
- gymnases et centres sportifs
- stades et vestiaires
- hébergements militaires
- ...








Confort :
pomme de douche orientable avec picots anticalcaires.


Résistance :
profilé en aluminum anodisé et nouveau système de verrouillage.

Adaptabilité :
peut convenir à la fois aux arrivées d'eau en alimentation haute et en équerre.

Économie d'eau :
plusieurs options avec différentes gammes de robinetteries temporisées PRESTO.

Évolutivité et largeur de gamme :
platine amovible
et interchangeable sans changement du panneau complet. Les panneaux sont disponibles en plusieurs versions (avec robinetterie temporisée ou non).





7,9 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
88884

PRESTOTEM® 2 SENSOR

APPARENT


ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Hivernage facilité grâce au système de platine amovible et interchangeable
- Installation facilitée en 6 min par une seule personne grâce à un cadre de pose ultra-léger
- Maintenance facilitée grâce au panneau ouvrable grand angle
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Sécurité anti-brûlure garantie par le mitigeur thermostatique
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.

Ref.	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Sortie d'eau	Prix
MONOFLUIDE						
88880	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	G 1/2"	Tête fixe	684,98 €
88882	Secteur 230 V AC avec transformateur	6 l/min	30 sec	G 1/2"	Tête fixe	684,98 €
MITIGEUR THERMOSTATIQUE						
88884	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	G 1/2"	Tête fixe	801,29 €
88886	Secteur 230 V AC avec transformateur	6 l/min	30 sec	G 1/2"	Tête fixe	801,29 €

■ Pour l'alimentation arrière nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026







Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
91026 - Kit d'adaptation arrière pour Prestotem 2	48,20 €
60355 - Patère 1 tête inox brossé, fixation invisible	24,85 €
60351 - Porte serviette simple inox 625 mm	45,30 €



88884 | PANNEAU DE DOUCHE PRESTOTEM 2 SENSOR
91037 | PORTE GEL-DOUCHE
60351 | PORTE-SERVIETTES



88870 | PANNEAU DE DOUCHE PRESTOTEM 2 TOUCH

8,3/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

88832

PRESTOTEM® 2 TOUCH® & MASTERMIX®

APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE



- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement tactile sans effort grâce au bouton Touch intuitif.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Hivernage facilité grâce au système de platine amovible et interchangeable
- Installation facilitée en 6 min par une seule personne grâce à un cadre de pose ultra-léger
- Maintenance facilitée grâce au panneau ouvrable grand angle
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Sécurité anti-brûlure garantie par le mitigeur thermostatique
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH.

Ref.	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Sortie d'eau	Prix
MONOFLUIDE						
88832	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	M G 1/2"	Tête fixe	678,23 €
88834	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	M G 1/2"	Douchette réglable	738,39 €
MITIGEUR THERMOSTATIQUE						
88842	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	M G 1/2"	Tête fixe et inverseur (sans douchette)	875,55 €
88868	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	M G 1/2"	Tête fixe	793,40 €
88870	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	M G 1/2"	Douchette réglable	854,42 €
MASTERMIX						
88858	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	M G 1/2"	Tête fixe	999,13 €
88860	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	6 l/min	30 sec	M G 1/2"	Douchette réglable	1057,89 €

■ Pour l'alimentation arrière nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026

MasterMIX® INSIDE


■ **PROGRAMME TOUCH®**


Pendant les 15s suivant la mise sous tension, 4 paramètres peuvent être programmés :
- Le temps d'écoulement : par pas de 1s, réglable de 1s à 5min
- La fréquence du rinçage automatique (activé par défaut): par pas de 6h, réglable de 6h à 2,5 jours
- La durée du rinçage automatique : par pas de 15s, réglable de 15s à 5 min
- Le déclenchement d'écoulement forcé de 30 min pour les chocs thermiques


On procède par différents nombres d'appuis sur le bouton TOUCH, auxquels le robinet répond par des écoulements.

■ **AVANTAGES DES VERSIONS MASTERMIX**

- Sécurité des réseaux d'eau : sans intercommunication entre ECS-EFS
- Sécurité anti-brûlure :
  - Arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide conformément à la NF EN 1111.
  - Volant de température à butée 41°C avec repère. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
  - Équipé des flexibles silicone adaptés pour les établissements de santé : testé pour cycle de désinfection selon doc Tech 15 de la NF077.







9,4 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
88800

PRESTOTEM® 2 P50

APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Hivernage facilité grâce au système de platine amovible et interchangeable
- Installation facilitée en 6 min par une seule personne grâce à un cadre de pose ultra-léger
- Maintenance facilitée grâce au panneau ouvrable grand angle
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Sécurité anti-brûlure garantie par le mitigeur thermostatique




Ref.	Débit	Temporisation	Racc.	Sortie d'eau	Prix
MONOFLUIDE CHAUD					
88820	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Tête fixe	591,82 €
88822	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Douchette réglable	651,02 €
MITIGEUR THERMOSTATIQUE					
88800	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Tête fixe	723,33 €
88802	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Douchette réglable	782,53 €
88806	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Tête fixe et inverseur (sans douchette)	806,32 €

■ Pour l'alimentation arrière nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026
■ Des versions **anti-légionelle** sont disponibles avec système de déclenchement d'un choc thermique à distance pour protocole curatif (Voir chapitre anti-légionelle)


88820




88822



88800



88806



Produits complémentaires	
91038 - Platine d'hivernage pour Prestotem 2	46,75 €
60568 - Raccord anti-stagnation pour mitigeur de douche MF G1/2"	35,99 €

9,1/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
88808

PRESTOTEM® 2 ALPA

APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Déclenchement manuel par appui sur le bouton monocommande de temporisation et réglage de T°C
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Hivernage facilité grâce au système de platine amovible et interchangeable
- Installation facilitée en 6 min par une seule personne grâce à un cadre de pose ultra-léger
- Maintenance facilitée grâce au panneau ouvrable grand angle
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.

Ref.	Débit	Temporisation	Racc.	Sortie d'eau	S	Prix
MITIGEUR						
88808	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Tête fixe		627,37 €
88810	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Douchette réglable		686,90 €
88812	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Tête fixe	S	697,04 €
88814	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	Douchette réglable	S	756,22 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ Pour l'alimentation arrière nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026



88808 88810



88808 88814

Produits complémentaires	
91042 - Douchette à main avec flexible 1750 mm G1/2" et support mural	56,83 €
91026 - Kit d'adaptation arrière pour Prestotem 2	48,20 €
91037 - Porte gel douche mural en laiton chromé	54,18 €

PRESTOTEM® 2 BI-COMMANDE MASTERMIX®

APPARENT

ROBINETTERIE NON TEMPORISÉE

- Déclenchement manuel via rotation de la manette
- Hivernage facilité grâce au système de platine amovible et interchangeable
- Installation facilitée en 6 min par une seule personne grâce à un cadre de pose ultra-léger
- Maintenance facilitée grâce au panneau ouvrable grand angle
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Sécurité anti-brûlure garantie par le mitigeur thermostatique


Ref.	Débit	Racc.	Sortie d'eau	Prix
MITIGEUR THERMOSTATIQUE				
88856	8 l/min	M G 1/2"	Douchette réglable	903,90 €
88866	8 l/min	M G 1/2"	Tête fixe et inverseur (sans douchette)	1092,24 €
88888	8 l/min	M G 1/2"	Tête fixe	881,05 €

■ **Nouveau produit**

■ Pour l'alimentation arrière nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026

■ **AVANTAGES DES VERSIONS MASTERMIX**

- Sécurité des réseaux d'eau : sans intercommunication entre ECS-EFS
- Sécurité anti-brûlure :
  • Arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide conformément à la NF EN 1111.
  • Volant de température à butée 41°C avec repère. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
  • Équipé des flexibles silicone adaptés pour les établissements de santé : testé pour cycle de désinfection selon doc Tech 15 de la NF077.



88866



88866 88856

MasterMiX® INSIDE

Produits complémentaires	
91042 - Douchette à main avec flexible 1750 mm G1/2" et support mural	56,83 €
91026 - Kit d'adaptation arrière pour Prestotem 2	48,20 €
91038 - Platine d'hivernage pour Prestotem 2	46,75 €
91037 - Porte gel douche mural en laiton chromé	54,18 €



88866 | PANNEAU DE DOUCHE PRESTOTEM 2 MASTERMIX
91042 | KIT DOUCHETTE
91037 | PORTE-GEL DOUCHE
60331 | BARRE PMR D'ANGLE
60471 | SUPPORT DE DOUCHETTE POUR BARRE
60355 | PATÈRE INOX
60420 | SIÈGE PMR

PRESTOTEM® 2 MONOCOMMANDE

APPARENT

ROBINETTERIE NON TEMPORISÉE


- Déclenchement manuel par rotation de la manette monocommande d'ouverture et réglage de T°C
- Hivernage facilité grâce au système de platine amovible et interchangeable
- Installation facilitée en 6 min par une seule personne grâce à un cadre de pose ultra-léger
- Maintenance facilitée grâce au panneau ouvrable grand angle
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.




88816 88818

Ref.	Débit	Racc.	Sortie d'eau	Prix
MITIGEUR				
88816	8 l/min	M G 1/2"	Tête fixe	657,58 €
88818	8 l/min	M G 1/2"	Douchette réglable	716,77 €

■ Pour l'alimentation arrière nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026





Produits complémentaires	
91042 - Douchette à main avec flexible 1750 mm G1/2" et support mural	56,83 €
91026 - Kit d'adaptation arrière pour Prestotem 2	48,20 €
91038 - Platine d'hivernage pour Prestotem 2	46,75 €
91037 - Porte gel douche mural en laiton chromé	54,18 €


PRESTOTEM® 2

PLATINES INTERCHANGEABLES

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
A		
91141	Kit Platine Prestotem 2 Touch mitigeur thermostatique	605,52 €
91142	Kit Platine Prestotem 2 Touch mitigeur thermostatique douchette	633,91 €
B		
91117	Kit platine Prestotem 2 PLP Touch	929,66 €
91118	Kit platine Prestotem 2 PLP Touch douchette	953,01 €
C		
91061	Kit platine Prestotem 2 Alpa	312,62 €
91063	Kit platine Prestotem 2 Alpa S	347,64 €
91064	Kit platine Prestotem 2 Alpa S douchette	376,84 €
91062	Kit platine Prestotem 2 Alpa douchette	357,17 €
D		
91067	Kit platine Prestotem 2 P50	283,12 €
91069	Kit platine Prestotem 2 P50 anti-légionelle	327,15 €
91068	Kit platine Prestotem 2 P50 douchette	317,66 €
E		
91053	Kit platine Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique	360,46 €
91059	Kit platine Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique anti-légionelle	431,73 €
91058	Kit platine Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douchette	389,97 €
F		
91060	Kit platine Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique inverseur	439,27 €
G		
91073	Kit platine Prestotem 2 Touch	418,84 €
91074	Kit platine Prestotem 2 Touch douchette	442,44 €
H		
91114	Kit platine Prestotem 2 Touch mastermix	652,21 €
91115	Kit platine Prestotem 2 Touch mastermix douchette	681,03 €
I		
91113	Kit platine Prestotem 2 bi-commande mitigeur thermostatique mastermix douchette	552,00 €
J		
91116	Kit platine Prestotem 2 bi-commande mitigeur thermostatique Mastermix inverseur	683,39 €
K		
91065	Kit platine Prestotem 2 monocommande	320,86 €
91066	Kit platine Prestotem 2 monocommande douchette	345,43 €
91111	Kit platine Prestotem 2 monocommande santé	335,52 €
91112	Kit platine Prestotem 2 monocommande santé douchette	360,04 €
L		
91191	Kit platine Prestotem 2 sensor mitigeur thermostatique pile	508,60 €
91192	Kit platine Prestotem 2 sensor mitigeur thermostatique secteur	508,60 €
M		
91189	Kit platine Prestotem 2 sensor robinet simple pile	418,81 €
91190	Kit platine Prestotem 2 sensor robinet simple secteur	418,81 €
N		
91038	Platine d'hivernage pour Prestotem 2	46,75 €

■ **Produit en fin de stock**



PRESTOTEM® 2

OPTIONS

Ref.	Descriptif	Prix
91039	Cache tube haut pour panneau de douche Prestotem 2	171,73 €
91049	Cales pour montage en angle Prestotem 2 (x2)	140,69 €
90743	Douchette 1 jet MG1/2" Ø100 anti-calcaire	24,03 €
91042	Douchette à main avec flexible 1750 mm G1/2" et support mural	56,83 €
90744	Flexible 1750 mm pour douche, FF G1/2", PVC gris	33,23 €
91026	Kit d'adaptation arrière pour Prestotem 2	48,20 €
91083	Kit de tube douchette pour Prestotem 2	13,26 €
91220	Kit raccord en laiton pour sortie basse pour Prestotem 2	52,37 €
91038	Platine d'hivernage pour Prestotem 2	46,75 €
91037	Porte gel douche mural en laiton chromé	54,18 €
60568	Raccord anti-stagnation pour mitigeur de douche MF G1/2"	35,99 €
90049	Raccord rapide douchette	58,62 €
91076	Rotule intermédiaire pour kit filtre anti-legionnelle sur douche Prestotem 2	67,43 €
70280	Rotule pour flexible de douche MF G1/2"	24,15 €
90146	Régulateurs de débit 10l/min pour douche DL300/400/350, Prestotem 2 (x5)	19,58 €
90145	Régulateurs de débit 6l/min pour Presto DL 400 S, Prestotem 2 (x5)	23,02 €
90178	Régulateurs de débit 8l/min pour douche DL 300/400/350, Prestotem 2 (x5)	18,43 €
91030	Tête de douche pour panneau Prestotem 2, 6l/min, applique, G1/2"	103,80 €

* Débit minimal de la robinetterie seule (sans douchette ni raccord antistagnation) dans les conditions d'utilisation	Classe de débit de la douchette préconisée suivant NF EN 1112
De 6 l/min à 8 l/min	Classe Z (ou ZZ)
De 8 l/min à 10 l/min	Classe A (ou Z ou ZZ)
De 10 l/min à 12 l/min	Classe S (ou A ou Z ou ZZ)
Supérieure à 12 l/min	Classe B (ou S ou A ou Z ou ZZ)

Ne pas équiper le raccord antistagnation de régulateur de débit en sortie.





88808 | PANNEAU DE DOUCHE PRESTOTEM 2 ALPA
91037 | PORTE GEL-DOUCHE
60355 | PATÈRE

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Produit d'origine de kit platine correspondant (en cas de maintenance)

✓ Compatibilité de kit platine en fonction de chaque modèle de PRESTOTEM 2 (en cas d'évolution de produit)

Produit incompatible

KIT PLATINE DES PRESTOTEM 2 ET SA COMPATIBILITE







				Kit Platine P50 MT	Kit Platine P50 MT avec douchette	Kit Platine P50 MT anti-legionnelle	Kit Platine P50 MT INV	Kit Platine ALPA	Kit Platine ALPA avec douchette	Kit Platine ALPA S	Kit Platine ALPA S avec douchette	Kit Platine MONO
				91053	91058	91059	91060	91061	91062	91063	91064	91065
PANNEAUX DE DOUCHE PRESTOTEM 2		P50 MT	88800	**88800**		✓	✓	✓		✓		✓
		P50 MT avec douchette	88802		**88802**				✓		✓	
		P50 MT anti legionnelle	88804	✓		**88804**	✓	✓		✓		✓
		P50 MT INV	88806	✓		✓	**88806**	✓		✓		✓
		ALPA	88808	✓		✓	✓	**88808**		✓		✓
		ALPA avec douchette	88810		✓				**88810**		✓	
		ALPA S	88812	✓		✓	✓	✓		**88812**		✓
		ALPA S avec douchette	88814		✓				✓		**88814**	
		MONO	88816	✓		✓	✓	✓		✓		**88816**
		MONO avec douchette	88818		✓				✓		✓	
		P50	88820									
		P50 avec douchette	88822									
		P50 anti legionnelle	88824									
		BI-COMMANDE MASTERMIX avec douchette	88856		✓				✓		✓	
		TOUCH MASTERMIX	88858	✓		✓	✓	✓		✓		✓
		TOUCH MASTERMIX avec douchette	88860		✓				✓		✓	
		TOUCH	88832									
		TOUCH avec douchette	88834									
		BI-COMMANDE MASTERMIX INV	88866	✓		✓	✓	✓		✓		✓

										
Kit Platine MONO avec douchette	Kit Platine P50	Kit Platine P50 avec douchette	Kit Platine P50 antilegion-nelle	Kit Platine Bi-com-mande MASTER-MIX douchette	Kit Platine TOUCH MASTERMIX	Kit Platine TOUCH MASTERMIX douchette	Kit Platine TOUCH	Kit Platine TOUCH douchette	Kit Platine Bi-commande MASTERMIX INV	Kit Platine hivernage
91066	91067	91068	91069	91113	91114	91115	91073	91074	91116	91038
					✓				✓	✓
✓				✓		✓				✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
✓				✓		✓				✓
					✓				✓	✓
✓				✓		✓				✓
					✓				✓	✓
88818				✓		✓				✓
	88820						✓			✓
		88822						✓		✓
			88824				✓			✓
✓				**88856**		✓				✓
					88858				✓	✓
✓				✓		**88860**				✓
	✓		✓				**88832**			✓
		✓						**88834**		✓
					✓				**88866**	✓

7,6 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
52501



DÉTECTION MODULAIRE


TRAVERSÉE DE CLOISON


ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adaptatibilité de l'installation avec tige filetée recoupable et positionnement de la cellule flexible.
- Cellule extra-plate et système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.
- Déclenchement sans contact par détection de la main ou de la personne, recommandée pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.

Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Cloison	Prix
52501	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	6 l/min	30 sec	MF G 1/2"	1 à 30 mm	316,20 €
52504	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	6 l/min	30 sec	MF G 1/2"	30 à 200 mm	331,50 €

■ À associer avec têtes de douches





Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
29155 - Tête de douche fixe avec grille fixe antivandalisme, cloison de 1 à 200mm	108,15 €
29120 - Tête de douche fixe avec grille orientable 2 positions, cloison de 1 à 200mm	115,34 €
29162 - Tête de douche fixe avec grille orientable 2 positions, cloison de 200 à 300mm	122,54 €
29260 - Tête de douche fixe avec grille orientable anticalcaire, cloison de 1 à 15mm	108,15 €
29261 - Tête de douche fixe avec grille orientable anticalcaire, cloison de 15 à 200mm	132,65 €
29262 - Tête de douche fixe avec grille orientable anticalcaire, cloison de 200 à 300mm	147,04 €

DÉTECTION MODULAIRE POUR COULOIR

ENCASTRÉ


ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Cellule extra-plate et système encastré évitant tout risque d'arrachage
- Déclenchement sans contact par traversé d'une rayon infrarouge invisible
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse
- Rinçage obligatoire avant l'entrée en bassin, réduisant la pollution de l'eau par des matières organiques
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.


Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Prix
52507	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	110 l/min	10 sec	F G 1"	663,00 €











DOUCHES DE PLEIN AIR

AU SOL

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Hivernage facilité grâce au corps démontable
- Résistance aux intempéries et aux UV

Ref.	Gamme	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Porte savon	Nb. Postes	Prix
29910	S4	Monofluide	10 l/min	15-25 sec	F G 3/4"	✓	4	4707,27 €
29931	Hydropool	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	F G 3/4"		2	2385,86 €
29933	Hydropool	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	F G 3/4"		4	2966,24 €
29940	Hydropool	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	F G 3/4"		1	1289,66 €
29941	Hydropool	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	F G 3/4"		2	1547,60 €

■ **Produit en fin de stock**



29910



29931




29933



29940



29941



KIT PRESTO 512 S®


TRAVERSÉE DE CLOISON

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Limitation des risques d'accroche et de vandalisme
- Recommandé pour les milieux à fort vandalisme
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Cloison	S	Prix
31186	Monofluide chaud	6 l/min	15-25 sec	M G 1/2"	1 à 140 mm	S	284,14 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®









DOUCHES DE PLEIN AIR

L’expertise PRESTO au service de vos projets de plein air

Chaque projet de plein air est unique. Contraintes d'installation, matériaux spécifiques, exigences d'usage… PRESTO conçoit des solutions modulaires capables de s'adapter à chaque configuration. Nos équipes techniques développent des produits spécifiques répondant à des besoins plus précis que notre offre standard.





Mitigeur thermostatique modulaire mécanique P50

Fiabilité et adaptabilité pour vos espaces collectifs. Idéal pour les cloisons fines en stratifié, le mitigeur P50 allie performance et simplicité d'installation.

Une solution robuste, pensée pour les environnements extérieurs exigeants.

Mitigeur thermostatique modulaire tactile Touch

Expérience intuitive et hygiène renforcée. Le modèle tactile Touch apporte confort d'usage et design épuré, tout en s'adaptant aux cloisons fines en stratifié.

Une solution moderne pour les espaces de douche contemporains.



31186 : Une douche transformée en rince-pieds

Grâce à la modularité PRESTO, un robinet monofluide de douche peut être transformé en rince-pieds adapté à votre support. Une solution simple et durable, idéale pour les plages, campings ou zones de transition.

Besoin d'une solution spécifique ?

Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons dans la conception de vos projets. Rapprochez-vous de votre représentant de secteur pour toute demande de projet.

PRESTO 50, 500 S

TRAVERSÉE DE CLOISON

- Adaptabilité de l'installation pour différentes épaisseurs de mur grâce à la tige filetée recoupable.
- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.


Ref.	Gamme	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Cloison	S	Prix
KITS COMPLETS								
38230	P50	Monofluide chaud	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	1 à 200 mm		286,66 €
38231	P50	Monofluide chaud	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"	200 à 300 mm		286,66 €
38240	P500 S	Monofluide chaud	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	1 à 200 mm	S	289,50 €
38241	P500 S	Monofluide chaud	6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"	200 à 300 mm	S	289,50 €
KITS À COMPOSER : 1 | CHOIX DU ROBINET								
38370	P500 S		6 l/min	20-35 sec	M G 1/2"		S	115,80 €
38760	P50	Monofluide chaud	6 l/min	20-35 sec	M G 3/4"			114,66 €
KITS À COMPOSER : 2 | CHOIX DE LA COMMANDE								
18725		Monofluide froid			M G 1/2"	1 à 200 mm		54,78 €
18726		Monofluide froid			M G 1/2"	200 à 300 mm		54,78 €
18730		Monofluide chaud			M G 1/2"	1 à 200 mm		54,78 €
18731		Monofluide chaud			M G 1/2"	200 à 300 mm		54,78 €
KITS À COMPOSER : 3 | CHOIX DE LA TÊTE DE DOUCHE								
29120			Non régulé		M G 1/2"	1 à 200 mm		115,34 €
29155			Non régulé		M G 1/2"	1 à 200 mm		108,15 €
29162			6 l/min		M G 1/2"	200 à 300 mm		122,54 €
29260			6 l/min		M G 1/2"	1 à 15 mm		108,15 €
29261			6 l/min		M G 1/2"	15 à 200 mm		132,65 €
29262			6 l/min		M G 1/2"	200 à 300 mm		147,04 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®




38230












38760



18725



29120
92162



29260
29261
29262



29155

POMMES DE DOUCHE

APPARENT, CLOISON, PLAFOND

ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE

Ref.	Débit	Racc.	Sortie d'eau	Cloison	Kit	Sortie orientable	Picots anticalcaires	Prix
APPARENT								
29250	6 l/min	F G 3/4"	Tête fixe		✓	✓	✓	173,02 €
29255	6 l/min	M G 1/2"	Tête fixe			✓	✓	108,15 €
29505	6 l/min	M G 1/2"	Tête fixe			✓	✓	119,76 €
29100	Non régulé	F G 3/4"	Tête fixe		✓	✓		126,89 €
29110	Non régulé	M G 1/2"	Tête fixe			✓		72,10 €
29206	Non régulé	F G 3/4"	Tête fixe		✓			136,99 €
29301	Non régulé	M G 1/2"	Tête fixe					93,70 €
29205	Non régulé	F G 3/4"	Tête orientable		✓			173,02 €
29300	Non régulé	M G 1/2"	Tête orientable					122,54 €
CLOISON								
29260	6 l/min	M G 1/2"	Tête fixe	1 à 15 mm		✓	✓	108,15 €
29261	6 l/min	M G 1/2"	Tête fixe	15 à 200 mm		✓	✓	132,65 €
29262	6 l/min	M G 1/2"	Tête fixe	200 à 300 mm		✓	✓	147,04 €
29120	Non régulé	M G 1/2"	Tête fixe	1 à 200 mm		✓		115,34 €
29162	6 l/min	M G 1/2"	Tête fixe	200 à 300 mm		✓		122,54 €
29155	Non régulé	M G 1/2"	Tête fixe	1 à 200 mm				108,15 €
PLAFOND								
27146	6 l/min	M G 3/4"	Tête fixe			✓	✓	72,10 €
29296	10 l/min	F G 1/2"	Tête fixe					57,66 €
29320	Non régulé	F G 1/2"	Tête fixe					8,60 €


29255


29505


29300


29110


29301


29260


29162

Les versions KITS 29100, 29206, 29250 et 29205 sont livrées avec tube et collier de fixation


29100


29206


29250


29205


29155


27146



29296


29320


ACCESSOIRES DE DOUCHE

Ref.	Descriptif	Prix
	ACCESSOIRES DE DOUCHE	
60568	Raccord anti-stagnation pour mitigeur de douche MF G1/2"	35,99 €
	BARRE DE DOUCHE	
60260	Barre de douche 600 mm, douchette 1 jet, flexible 1500 mm, coulisseau	71,07 €
	DOUCHETTE	
60320	Douchette 1 jet MG1/2" Ø100 anti-calcaire avec bouton start stop	38,69 €
90743	Douchette 1 jet MG1/2" Ø100 anti-calcaire	24,03 €
	DOUCHETTE + FLEXIBLE	
60261	Douchette 1 jet et flexible 1500 mm FG1/2"	35,15 €
75863	Kit jetable douchette et flexible anneau jaune (x25)	188,15 €
75864	Kit jetable douchette et flexible anneau bleu (x25)	188,15 €
75865	Kit jetable douchette et flexible anneau vert (x25)	188,15 €
75866	Kit jetable douchette et flexible anneau rouge (x25)	188,15 €
	MAINTENANCE	
90124	Vis écrou grille pour tête de douche 29301 (x5)	22,49 €
90125	Vis écrou pour grille de tête de douche DL 30-40, ref. 29300 (x5)	22,49 €
	RACCORD	
06216	Raccord coudé chromé avec rosace et écrou réglable F G 3/4" - M G 1/2"	28,56 €
	SIPHON DE SOL	
60475	Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie horizontale Ø50	39,41 €
60476	Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie verticale Ø50	39,41 €
60477	Siphon de sol 150x150 mm 48l/min sortie horizontale Ø50	83,19 €
60478	Siphon de sol 150x150 mm 48l/min sortie verticale Ø50	83,19 €


























* Débit minimal de la robinetterie seule (sans douchette ni raccord antistagnation) dans les conditions d'utilisation	Classe de débit de la douchette préconisée suivant NF EN 1112
De 6 l/min à 8 l/min	Classe Z (ou ZZ)
De 8 l/min à 10 l/min	Classe A (ou Z ou ZZ)
De 10 l/min à 12 l/min	Classe S (ou A ou Z ou ZZ)
Supérieure à 12 l/min	Classe B (ou S ou A ou Z ou ZZ)

Ne pas équiper le raccord antistagnation de régulateur de débit en sortie.



35401| MITIGEUR DE DOUCHE ENCASTRÉ PRESTO BOX
29505 | POMME DE DOUCHE



88702 | PANNEAU DE DOUCHE ANTI-LÉGIONELLE PLP
91037 | PORTE GEL-DOUCHE
60355 | PATÈRE




DOUCHE ANTI-LÉGIONELLE

LA PROBLÉMATIQUE DE LA LÉGIONELLE 114

PRESTO PLP ET PRESTOTEM® 2 PLP..... 118
BOÎTIER DE COMMANDE À CLÉ..... 119
PRESTOTEM® 2 P50 120
DL 400 SE® 122
SOLUTION À DÉCLENCHEMENT MANUEL 123

LA PROBLÉMATIQUE DE LA LÉGIONELLE



LA LÉGIONELLOSE EST UNE INFECTION PULMONAIRE POUVANT ÊTRE MORTELLE

La légionelle est une bactérie naturellement présente dans l'eau. Elle se développe dans les réseaux d'eau chaude quand les conditions de température lui sont favorables (entre 25 et 45 °C environ).

L'homme s'expose à la bactérie en respirant de fines gouttelettes d'eau contaminée, lors de la douche par exemple. Il peut alors développer une légionellose qui entraîne un décès dans environ 10 % des cas. Cette maladie ne se contracte pas au contact d'une personne infectée, ni en buvant une eau contenant des légionelles.

La légionellose peut toucher tout le monde, mais les risques augmentent avec l'âge, en cas de maladie respiratoire chronique, de tabagisme…

La légionelle s'installe dans les équipements d'eau chaude sanitaire avec une T° inférieure ou égale à 55 °C. En dessous de 19/20 °C, la bactérie est présente en faible concentration.

Entre 25 °C > T° > 45 °C, elle prolifère dans les eaux stagnantes.

Conditions d'élimination de la bactérie : à 50 °C, sa croissance est stoppée, mais la bactérie survit ; à 55 °C, le temps de destruction dure plusieurs heures, à 60 °C, il est de 32 min, à 66 °C, de 2 min, et à 70 °C, de 1 min (source : DRASS/DASS).

LUTTE CONTRE LA LÉGIONELLOSE

1. LES NOUVELLES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR L'ARRÊTÉ DU 1ER FÉVRIER 2010

Afin de réduire le nombre de légionelloses en France, l'arrêté du 1er février 2010 prescrit une surveillance des installations d'eau chaude sanitaire dans les établissements recevant du public possédant des points d'usage à risque (douches, douchettes, bains à remous ou à jets, etc.). Les hôtels, piscines, établissements pénitentiaires, les résidences de tourisme, les campings et les ERP sont donc concernés.

2. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'ARRÊTÉ DU 1ER FÉVRIER 2010

Une surveillance des installations sous la responsabilité directe du responsable des installations (article 3).

Le responsable des installations doit mettre en place une surveillance de la température de l'eau chaude et de la présence de légionelles dans l'eau. La surveillance minimale est définie par l'annexe 2 de l'arrêté :

POINTS DE SURVEILLANCE	MESURES OBLIGATOIRES pour chacun des réseaux d'ECS	
	Température de l'eau	Analyse de légionelles
Sortie de la/des production(s) d'ECS (mise en distribution)	1 fois par jour (ou en continu)	–
	1 fois par mois	–
Fond de ballon(s) de production et de stockage d'ECS, le cas échéant	–	1 fois par an
	–	1 fois par an
Point(s) d'usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau et point(s) d'usage le(s) plus éloigné(s) de la production d'ECS	1 fois par semaine (ou en continu)	1 fois par an
	1 fois par mois	1 fois par an
Points d'usage représentatifs situés dans les services accueillant des patients identifiés par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (ou toute organisation chargée des mêmes attributions)	1 fois par semaine (ou en continu)	1 fois par an
	–	–
Retour de boucle (retour général), le cas échéant	1 fois par semaine (ou en continu) au niveau de chaque boucle	1 fois par an
	1 fois par semaine (ou en continu) au niveau de chaque boucle	1 fois par an

Établissements hospitaliers… *Campings, prisons, piscines, autres ERP…*

Tout en respectant cette surveillance minimale, le responsable des installations définit la fréquence des contrôles de température et d'analyses de légionelles au niveau de chaque réseau d'eau chaude de son établissement.

L'article 3 précise que la surveillance est renforcée par le responsable des installations notamment en cas d'incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d'eau chaude sanitaire de nature à favoriser la prolifération des légionelles.

Cette surveillance est également renforcée par le responsable des installations à la demande du directeur général de l'agence régionale de la santé, notamment lorsque la qualité de l'eau ne respecte pas les objectifs fixés par l'article 4 ou lorsqu'un signalement en cas de légionellose est mis en relation avec l'usage de l'eau distribuée.

3. POUR LES RÉSEAUX D'EAU CHAUDE SANITAIRE NON UTILISÉS PENDANT PLUSIEURS SEMAINES (CAMPINGS, ETC.)

Des analyses de légionelles doivent être réalisées (après la purge des réseaux) dans les deux semaines qui précèdent l'accueil du public. Ce délai doit permettre au responsable de l'établissement de connaître les résultats d'analyses avant l'accueil du public et de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires (article 3).

4. RAPPEL DES TEMPÉRATURES ET NOMBRE DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA : LES VALEURS À RESPECTER (article 4)

	Températures d'ECS fixées par l'arrêté du 30 nov. 2005	Nombre de Legionella pneumophila au niveau des points d'usage à risques
Valeurs à respecter	55 °C minimum en sortie de production	Le plus faible possible en fond de ballon et en retour de boucle si le réseau est bouclé
	50 °C minimum en retour de boucle, si le réseau est bouclé	
	50 °C maximum au point d'usage dans les pièces destinées à la toilette	Inférieurs à 1 000 UFC/l (unités formant colonie par litre) au point de puisage
	60 °C minimum dans les autres pièces	
	90 °C avec signalisation dans les cuisines	

5. TRAÇABILITÉ DE LA SURVEILLANCE (article 3)

Le responsable des installations doit assurer la traçabilité de la surveillance. Pour ce faire, il consigne dans un fichier sanitaire des installations :

- les modalités et les résultats de la surveillance (contrôle température et analyses légionelles) ;
- les éléments descriptifs des réseaux d'eau chaude sanitaire ;
- les éléments relatifs à la maintenance de ces installations.

Le fichier sanitaire sera demandé systématiquement au responsable de l'établissement en cas de contrôle ou de déclaration de légionellose d'une personne ayant séjourné dans un établissement.



6. CHOIX D'UN LABORATOIRE D'ANALYSES (article 5)

Les prélèvements d'eau et analyses de légionelles, prévus dans le cadre de l'arrêté, doivent être réalisés par un laboratoire accrédité (COFRAC ou autre organisme d'accréditation européen) suivant la norme NF T 90-431.

Le choix du laboratoire, les frais d'analyses, la période de prélèvement et la stratégie de prélèvement relèvent du responsable des installations (article 6).

7. LES DÉLAIS D'APPLICATION (article 7)

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à différentes échéances selon le type d'établissement :

- établissements de santé et EHPAD à compter du 1er janvier 2010 ;
- hôtels, campings, résidences de tourisme et établissements pénitentiaires à compter du 1er janvier 2011 ;
- pour les autres ERP à compter du 1er janvier 2012.

LA PROBLÉMATIQUE DE LA LÉGIONELLE




Dans le cas d'établissements comme les hôtels, les campings, les piscines et les spas..., il est recommandé de ne pas prendre de risque avec la légionellose et d'opter pour un système automatique luttant contre la légionellose avec des désinfections thermiques à la fréquence souhaitée. Outre la sécurité renforcée, cela diminue les frais d'entretien et offre une prévention de qualité : la désinfection thermique n'est plus une solution curative, mais devient une solution préventive.

PAR RAPPORT AU CHOC CHLORÉ, LA DÉSINFECTION THERMIQUE EST :

- Plus efficace
- Moins coûteuse
- Plus facile à mettre en place
- Réalisable sur le réseau EF et EC

L'ASSISTANCE TECHNIQUE PRESTO



VOUS PROPOSE UNE SOLUTION SUR MESURE ADAPTÉE À VOTRE RÉSEAU :

- Étude de vos plans (installations neuves ou anciennes)
- Proposition de solution personnalisée
- Devis détaillé
- Aide à l'installation
- Mise en service avec vos équipes techniques
- Assistance téléphonique à tout moment

Campings, hôtels, spas, piscines, établissements hospitaliers, EHPAD, établissements pénitentiaires, effectuez vos chocs thermiques en toute sérénité !

La solution PRESTO vous offre sécurité et traçabilité.

ENVOYEZ-NOUS VOS PLANS :

Par mail à assistancetechnique@presto-group.com ou contactez-nous par téléphone au 01 46 12 34 56 ou par fax 05 46 05 58 30, le service technique PRESTO étudiera la solution la plus adaptée à votre installation.

Tous les robinets de lavabo et de douche PRESTO résistent à des températures > à 75 °C dans le cadre des élévations de températures quotidiennes.


PANNEAUX DE DOUCHE ANTI-LÉGIONELLE

PRESTOTEM PLP - PRESTO PLP

SOLUTION UNIQUE ET BREVETÉE

pour une désinfection totale du système de douche et sécurisée

- Bouton de commande piézo-électronique
- Bouton thermostatique
- Clapet Anti-retour
- Electrovanne
- Zone à risque désinfectée par le choc thermique



Équipé du système by-pass breveté, les nouveaux panneaux de douche **PRESTO PLP** et **PRESTOTEM 2 PLP** permettent de réaliser des chocs thermiques à distance dans le cadre d'anti-légionelle (par le biais du boitier de commande) garantissant une désinfection totale du réseau sans restant des zones à risque. Elles sont conçues pour les sanitaires collectifs à forte fréquentation et pour renforcer la lutte contre la légionelle.

9,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
88700

PRESTO PLP
PRESTOTEM® 2 PLP TOUCH

APPARENT


ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement tactile sans effort grâce au bouton Touch intuitif.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Hygiène renforcée par le système de désinfection anti-légionelle
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Sécurité anti-brûlure garantie par le mitigeur thermostatique
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH.

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Sortie d'eau	Alimentation hydraulique	Prix
PLP							
88700	Mitigeur thermostatique	10 l/min	30 sec	G 1/2"	Tête fixe	Au-dessus	1304,83 €
88702	Mitigeur thermostatique	10 l/min	30 sec	G 1/2"	Tête fixe	Arrière	1304,83 €
PRESTOTEM 2 PLP							
88850	Mitigeur thermostatique	10 l/min	30 sec	G 1/2"	Tête fixe	Au-dessus ou arrière	1300,85 €
88852	Mitigeur thermostatique	10 l/min	30 sec	G 1/2"	Douchette réglable	Au-dessus ou arrière	1362,81 €

■ **PROGRAMME TOUCH®**
Pendant les 15s suivant la mise sous tension, 4 paramètres peuvent être programmés :
- Le temps d'écoulement : par pas de 1s, réglable de 1s à 5min
- La fréquence du rinçage automatique (activé par défaut): par pas de 6h, réglable de 6h à 2,5 jours
- La durée du rinçage automatique : par pas de 15s, réglable de 15s à 5 min
- Le déclenchement d'écoulement forcé de 30 min pour les chocs thermiques On procède par différents nombres d'appuis sur le bouton TOUCH, auxquels le robinet répond par des écoulements.
- Commande précise de la température avec butée de limitation réglable.
- Coupure automatique de l'alimentation d'eau chaude en cas de coupure d'alimentation sur l'eau froide. Répond aux critères de la norme NF EN 1111 chapitre 10.7 sur l'aspect sécurité antibrûlure.
- Alimentation électrique par transformateur par le biais du boîtier de commande. En cas de coupure de courant électrique, le panneau se met en arrêt instantanément.









88700







88852

Plus d'infos sur : www.prestodatashare.com/documentation/pdfs/touch.pdf

BOÎTIER DE COMMANDE À CLÉ





SOLUTION LÉGIONELLE

Ref.	Descriptif	Alimentation électrique	Prix
88704	Boitier de commande à clé pour déclenchement panneaux PLP anti-légionelle	Secteur 230 V AC avec transformateur	1000,00 €


■ **FONCTION**
Alimentation électrique et pilotage du choc thermique pour 1 à 10 panneaux PLP.
Programmation de la durée du choc thermique de 1 s à 100 h, préprogrammée en usine à 30 min.
Programmation de la purge après le choc thermique de 1 s à 100 h, préprogrammée en usine à 30 s.

CHOC THERMIQUE :
- **Pour activer le choc thermique**, la clé est tournée vers la droite. Le voyant rouge s'allume.
- **Les électrovannes de choc thermique sont activées**, le panneau PLP est complètement désinfecté.
- **Après le choc thermique, le panneau est rincé avec de l'eau mitigée**, le voyant orange s'allume.
- **Une purge s'effectue pour redescendre la température** de l'ensemble de l'alimentation afin d'éviter tout risque de brûlure.





PRESTO PLP : SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION



EF	EC	BR	REC						
Eau froide	Eau chaude	Boîtier de raccordement étanche	Recyclage eau chaude	Bouton de commande piézo-électronique	Bouton thermostatique	Clapet antiretour	Électrovanne	Zone à risque non désinfectée par le choc thermique	Zone à risque désinfectée par le choc thermique

PRESTOTEM® 2 P50

APPARENT


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Hivernage facilité grâce au système de platine amovible et interchangeable
- Installation facilitée en 6 min par une seule personne grâce à un cadre de pose ultra-léger
- Maintenance facilitée grâce au panneau ouvrable grand angle
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Sécurité anti-brûlure garantie par le mitigeur thermostatique
- Sécurité anti-brûlure renforcée par déclenchement à distance pour chocs thermiques anti-légionelle

Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Prix
88804	Mitigeur thermostatique	6 l/min	20-35 sec	G 1/2"	815,41 €
88824	Monofluide chaud	6 l/min	20-35 sec	G 1/2"	683,90 €


■ Les versions **anti-légionelle** nécessitent impérativement une solution de déclenchement à distance.
■ Pour l'alimentation arrière nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation 91026

ACTION CURATIVE





88824



88804



88804 | PRESTOTEM 2 P50 MITIGEUR THERMOSTATIQUE

9,8/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
27424



DL 400 SE®

APPAREN T


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Déclenchement manuel souple et pomme de douche orientable avec jet pluie
- Design fin avec fixations cachées et panneau affleurant au mur.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Installation facilitée grâce à un panneau léger
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Sécurité anti-brûlure renforcée par déclenchement à distance pour chocs thermiques anti-légionelle
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.



Ref.	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Alimentation hydraulique	R.A.	S	NF	Prix
27424	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	G 1/2"	Au-dessus	✓	S	NF	268,13 €
27426	Monofluide	6 l/min	20-35 sec	G 1/2"	Arrière	✓	S	NF	268,13 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ NF : Produits certifiés NF.
■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ Les versions **anti-légionelle** nécessitent impérativement une solution de déclenchement à distance.



Produits complémentaires	
90434 - Patte d'accrochage pour DL 400 SE	4,64 €
27428 - Plaque de compensation 8 mm pour montage douche temporisée DL 400 SE	28,69 €
27140 - Raccord d'arrivée encastrée G1/2" pour DL 400 / 300 S	42,67 €
90963 - Rotule intermédiaire pour kit filtre anti-légionelle sur douche DL 400 SE	76,54 €
60476 - Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie verticale Ø50	39,41 €


SOLUTION À DÉCLENCHEMENT MANUEL

Ref.	Descriptif	Prix
70406	Robinet d'arrêt droit avec manette MM G1/2"	10,91 €
85949	Détecteur de présence	115,54 €
86626	Vanne 3 voies 12V AC	301,88 €
90632	Nourrice 9 points pour déclenchement de 1 à 9 douches	80,88 €
90633	Capillaire rilsan de 25 m	40,07 €
90634	Electrovanne de décharge 12V pour nourrice ou vidange	33,39 €
90635	Boitier de commande à clé pour douche anti-légionelle	842,89 €



ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURE
Pour éviter tout risque de brûlure, installer jusqu'à 2 détecteurs de présence qui stopperont l'écoulement des points de puisage en cas d'intrusion dans le local douche durant l'élévation de température.

ENVOYEZ-NOUS VOS PLANS
Par mail à assistancetechnique@presto-group.com ou contactez-nous par téléphone au 01 46 12 34 56 option 3, le service technique PRESTO étudiera la solution la plus adaptée à votre installation.



	90635	90632	90634	90633	85949	86626	70406
NOMBRE DE DOUCHES							
1 à 9	1	1	1	Min. 1	Max. 2	1	1
10 à 17	1	2	1	Min. 1	Max. 2	1	1
18 à 26	1	3	2	Min. 1	Max. 2	1	2
27 à 34	1	4	2	Min. 1	Max. 2	1	2


A B
V
M N
Y Z
Q R
UP



68091 | MITIGEUR DE LAVABO NEO DUO
60632 | DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL
60355 | PATÈRE

MITIGEURS CENTRALISÉS ET RÉGULATEURS

DÉTERMINER VOTRE MITIGEUR CENTRALISÉ 126

CARACTÉRISTIQUES DE MITIGEURS THERMOSTATIQUES..... 127

RÉGULATEURS THERMOSTATIQUES
- RÉGULATEUR MONOPOSTE MINITHERM 128
- RÉGULATEUR MULTIPOSTE 129

PRÉ-MÉLANGEUR
- ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR 129

MITIGEURS CENTRALISÉS
- PRESTOTHERM® 130

DÉTERMINER VOTRE MITIGEUR CENTRALISÉ

1. DÉTERMINER LE COEFFICIENT DE SIMULTANÉITÉ

Selon le DTU, la formule pour calculer le coefficient de simultanéité K pour un nombre de robinets en collectivités X est la suivante :

- K = 1/ √ (X-1) pour une fréquentation normale ou faible ;
- K = 2 / √(X-1) pour une fréquentation forte.

C'est-à-dire :

Nombre de postes	Coefficient de simultanéité (1)	
	Collectivité moyenne (hôtels, bureaux…)	Collectivité forte (gymnases, lycées…)
1 – 3	1	1
4	0.70	1
5	0.60	1
6	0.45	0.90
7	0.41	0.82
8	0.38	0.76
9	0.35	0.71
10	0.33	0.67
10 – 15	0.30	0.60
16 – 25	0.23	0.46
26 – 40	0.18	0.36
41 – 60	0.15	0.30
61 – 100	0.12	0.20

2. CALCULER LE DÉBIT TOTAL INSTANTANÉ EN l/min


Indiquer le nombre d'appareils sanitaires et calculer le débit total.


		Nbre de postes	Débit	Débit total en l/min (2)
Lavabos	Robinets temporisés ou électroniques PRESTO®		x 3, 6 ou 8 l/min	
	Autres		x 12 l/min	
Douches	Robinets temporisés ou électroniques PRESTO®		x 6 ou 8 ou 10 l/min	
	Autres		x 12 l/min	
Éviers			x 12 l/min	
Baignoires			x 20 l/min	
			Débit total instantané en l/min (3)	

(3) le débit total instantané en l/min =
(2) débit total en l/min × (1) coefficient de simultanéité

3. DÉTERMINER LE MITIGEUR CENTRALISÉ ADAPTÉ, EN FONCTION DU DÉBIT TOTAL INSTANTANÉ ET DE SA PERTE DE CHARGE

Indiquer le nombre d'appareils sanitaires et calculer le débit total.





Exemple :

Pour un débit total instantané de 100 l/min, la perte de charge du modèle 280 litres sera de 0,4 bar.

Il est généralement conseillé de ne pas dépasser une perte de charge supérieure à 1 bar, pour des pressions d'alimentation de 3 bar.

Ce guide de choix n'est pas contractuel ; il est destiné à déterminer rapidement vos besoins en produits sur la base de conditions théoriques et ne saurait en conséquence remplacer un avis de notre service technique en fonction d'une situation précise donnée. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Pour toute demande de renseignements, consultez notre service technique.

CARACTÉRISTIQUES
DES MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Étudiés pour résister aux chocs thermiques,
les mitigeurs PRESTOTHERM® résistent à des températures supérieures à 75 °C.

PRESTOTHERM® 55 litres – 84 litres – 134 litres – 188 litres

■ Réglage de la température à l'usine :	40 °C
■ Plage de réglage de la température de sortie :	35 à 55 °C
■ Température, entrée eau chaude :	85 °C max
■ Température, entrée eau froide :	5 à 25 °C
■ Température différentielle minimale :	15 °C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)
■ Pression de service, statique maxi :	10 bar
■ Pression de service, dynamique :	0,2 à 6 bar max
■ Variation de pression aux entrées :	2 : 1 max

DÉBIT MINIMUM

■ PRESTOTHERM® 55 litres	5 l/min
■ PRESTOTHERM® 84 litres	6 l/min
■ PRESTOTHERM® 134 litres	8 l/min
■ PRESTOTHERM® 188 litres	8 l/min

PRESTOTHERM XL 280 litres – 450 litres

■ Réglage de la température à l'usine :	43 °C
■ Plage de réglage de la température de sortie :	35 à 65 °C
■ Température, entrée eau chaude :	90 °C max
■ Température, entrée eau froide :	5 à 25 °C
■ Température différentielle minimale :	15 °C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)
■ Pression de service, statique maxi :	10 bar
■ Pression de service, dynamique :	0,2 à 6 bar max
■ Variation de pression aux entrées :	2 : 1 max

DÉBIT MINIMUM

■ PRESTOTHERM® 280 litres	15 l/min
■ PRESTOTHERM® 450 litres	50 l/min

• Les régulateurs thermostatiques peuvent être utilisés, soit en fourniture d'eau prémitigée pour des douches ou des lavabos, soit en appareil de sécurité afin d'abaisser la température d'eau chaude au-dessous de 50 °C, au plus près du point de puisage, vers un mitigeur mécanique ou temporisé.

MINITHERM




MITIGEURS CENTRALISÉS


- Sécurité anti-brûlure garantie par l'arrêt de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide et cartouche thermostatique
- Température maîtrisée.
- Mitigeage au plus près du point de puisage pour réduire le risque de développement bactérien.
- Taille compacte permettant d'être installé dans de petits espaces.
- Réglage de T°C de plein chaud à plein froid sécurisé.

Ref.	Descriptif	Débit	Sortie	Prix
	RÉGULATEURS THERMOSTATIQUES			
29008	Minitherm régulateur thermostatique monoposte arrivées en ligne F3/8"	2-10 l/min	M G 3/8"	96,76 €
29009	Minitherm régulateur thermostatique monoposte arrivées opposées F3/8" et M3/8"	2-10 l/min	M G 3/8"	96,76 €
29030	Kit de raccordement avec T et flexible pour Minitherm 29009			36,24 €






29008




Raccordement du Minithern 29008 pour alimenter un robinet simple en eau mitigée à température fixe.






29009



Raccordement du Minithern 29009 + 29030 pour alimenter un mitigeur en eau froide et en eau mitigée à température fixe.



29030



KIT LAVE-BASSIN CONFORT

Ajoutez un régulateur thermostatique mini avec votre robinetterie de lave-bassin pour plus de confort !



29008 + 90613 + 39207

RÉGULATEUR ET PRÉ-MÉLANGEUR




MITIGEURS CENTRALISÉS

Ref.	Débit	Racc.	Température	Plage de réglage	Prix
PRÉ-MÉLANGEURS					
29403		Entrées et sortie G1/2"			94,27 €
29410		Entrées et sortie G1/2"			71,38 €
RÉGULATEURS THERMOSTATIQUES					
29002	5-57 l/min	Entrées et sortie G3/4"	Avec blocage de température interne	De 30 à 65 °C	123,50 €
29003	4-30 l/min	Entrées et sortie G3/4"	Avec butée de température à 38° débrayable	de 30 à 60°C	123,50 €
29006	4-43 l/min	Entrées et sortie G1/2"	Avec blocage de température interne de 20 à 65°C	De 20 à 65 °C	98,36 €
29007	6-47 l/min	Entrées et sortie G3/4"	Avec blocage de température interne de 20 à 65°C	De 20 à 65 °C	98,36 €


29403






29410






29002






EXEMPLE D'INSTALLATION D'UN ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR




29006






29007



29003





Produits complémentaires

85990 - Robinet d'arrêt G1/2" avec purgeur 21,56 €

PRESTOTHERM®




MITIGEURS CENTRALISÉS

• Sécurité anti-brûlure garantie par l'arrêt de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide et cartouche thermostatique.
• Température maîtrisée.


Ref.	Débit	Racc.	Plage de réglage	Prix
84006	5-55 l/min	Entrées et sortie G3/4"	35 à 55°C	556,36 €
84007	6-84 l/min	Entrées et sortie 1"	35 à 55°C	823,31 €
84008	8-134 l/min	Entrées et sortie 1"1/4	35 à 55°C	1226,82 €
84009	8-188 l/min	Entrées et sortie 1"1/2	35 à 55°C	1530,49 €

■ Exécution nickelée, entrées mâle, sortie femelle, robinet de purge, G 1/4" montage à droite ou gauche permettant le contrôle des filtres.


84006




84007




84008



84009



Produits complémentaires	
85992 - Robinet d'arrêt G1" avec purgeur	34,19 €
85991 - Robinet d'arrêt G3/4" avec purgeur	20,52 €
85993 - Robinet d'arrêt MF G1" 1/4 avec purgeur pour Prestotherm et Eclair XL TC	56,16 €



PRESTOTHERM®


MITIGEURS CENTRALISÉS

• Sécurité anti-brûlure garantie par l'arrêt de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide et cartouche thermostatique.
• Température maîtrisée.

Ref.	Débit	Racc.	R.A.	Plage de réglage	Prix
84022	280 l/min	Entrées 1" et sortie 1"1/4	✓	35 à 65°C	1571,49 €
84023	400 l/min	Entrées 1"1/4 et sortie 1"1/2	✓	35 à 65°C	2953,03 €


■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **Nouveau produit**


84022





84023













31713 | KIT URINOIR P12 NEO POUR PORCHER AXIF
64732 | ROBINET DE LAVABO NEO DUO FRAMBOISE
64762 | ROBINET DE LAVABO NEO DUO ANIS
39002 | SIPHON DE LAVABO
60632 | DISTRIBUTEUR DE SAVON
60560 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER



URINOIR

GUIDE DE SÉLECTION 134

ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT
- SENSAO® 8000 N APPLIQUE 136
- SENSAO® 8000 N ENCASTRÉ 137
- DÉTECTION MODULAIRE INDIVIDUELLE 138
- DÉTECTION MODULAIRE BARRIÈRE 139
- DÉTECTION EN FAUX PLAFOND 140

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE
- PRESTO 12 NEO ET PRESTO 60 APPLIQUE 141
- PRESTO 120 ET PRESTO 60 ENCASTRÉ 143

KITS URINOIR PRÊT-À-POSER
- GUIDE D'UTILISATION DES KITS D'URINOIR 144
- COMPOSITION DES KITS 145

COMMANDE À TRAVERS CLOISON
- DÉTECTION MODULAIRE INDIVIDUELLE 138
- PRESTO 12 142

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT
- BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT 155

COMPOSANTS DES KITS D'URINOIR
- TUBULURES 156

ACCESSOIRES
- ROBINET D'ARRÊT 157
- RACCORD 157
- NEZ DE JONCTION 157
- SIPHON 157

GUIDE DE SÉLECTION

ROBINET À DÉTECTION APPARENT	
SENSAO® 8400 N P 136	
ROBINET À DÉTECTION ENCASTRÉ	
SENSAO® 8000 N P 137	
BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT NU À ASSOCIER AVEC LES FAÇADES ÉLECTRONIQUES P 155	
DÉTECTION MODULAIRE POUR BARRIÈRE P 139	
ROBINET À DÉTECTION EN TRAVERSÉE DE CLOISON	
DÉTECTION MODULAIRE INDIVIDUELLE P 138	
BATTERIES D'URINOIR	
DÉTECTION MODULAIRE POUR BARRIÈRE P 139	
DÉTECTION EN FAUX PLAFOND P 140	

ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE APPARENT	
PRESTO 12 NEO P 141	
PRESTO 60 P 141	
ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE ENCASTRÉ	
PRESTO 120 P 143	
PRESTO 60 P 143	
BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT P 155	
TRAVERSÉE DE CLOISON	
PRESTO 12 P 142	
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	
ACCESSOIRES P 157	
TUBULURES P 156	



55371 | ROBINET D'URINOIR SANS CONTACT

8,5/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
55370



SENSAO® 8400 N

APPAREIL


ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de présence.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique
- Interchangeabilité avec les urinoirs mécaniques P12 et P12 NEO
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Taille compacte permettant d'être installé dans de petits espaces
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.

Ref.	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Alimentation hydraulique	Prix
55370	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min	6 sec	M G 1/2"	En ligne	285,81 €
55371	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min	6 sec	M G 1/2"	Arrière	275,75 €




55370





55371



55372







Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
90670 - Limiteur de débit 10l/min pour urinoirs électroniques Sensao 8100/8200/8300/8400	7,14 €
55372 - Tube pour robinet d''urinoir siphonique Sensao 8400 N	46,73 €

7,5 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
55444



SENSAO® 8000 N

ENCASTRÉ

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de présence ou par bouton-poussoir en cas de coupure de courant.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Système encastré évitant tout risque d'arrachage.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.









Ref.	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Finition	Prix
SANS BOUTON						
55442	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min	6 sec	M G 1/2"	Inox brossé	459,20 €
55444	Secteur 12-24 V sans transformateur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min	6 sec	M G 1/2"	Inox brossé	483,37 €
55480	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min	6 sec	M G 1/2"	Noir mat	489,10 €
55482	Secteur 12-24 V sans transformateur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min	6 sec	M G 1/2"	Noir mat	512,96 €
AVEC BOUTON						
55438	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min	6 sec	M G 1/2"	Inox brossé	507,54 €
55440	Secteur 12-24 V sans transformateur	8 l/min (avec régulateur de débit) ou 20 l/min	6 sec	M G 1/2"	Inox brossé	543,79 €

■ Les alimentations 12-24V notées "sans transformateur" doivent être équipées d'un transformateur 230 V AC / 12 AC (Réf. 90464, 90711, 90610, 90685, 90704, 90686).
■ Sélectionnez votre tube associé dans la partie KIT Urinoir, les tubes correspondants G 1/2".



55444



55438

Produits complémentaires	
18497 - Bâti-support nu pour robinet d'urinoir électronique Sensao 8000 N	318,93 €
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
90685 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 1 à 5 robinets (18 VA)	161,87 €
90686 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 11 à 20 robinets (75 VA)	401,00 €
90704 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 6 à 10 robinets (35 VA)	317,68 €
90464 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €
90610 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 11 à 20 robinets (75 VA)	165,00 €
90711 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 6 à 10 robinets (35 VA)	96,90 €

7,6 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
52502




DÉTECTION MODULAIRE INDIVIDUELLE

TRAVERSÉE DE CLOISON

ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Adaptabilité de l'installation avec tige filetée recoupable et positionnement de la cellule flexible
- Cellule extra-plate et système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage
- Déclenchement sans contact par détection de présence, adapté PMR enfants et personnes âgées
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse
- Réduction du temps d'écoulement durant les périodes de forte fréquentation grâce au mode affluence
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.




Ref.	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Cloison	Prix
52502	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min	6 sec	M G 1/2"	1 à 30 mm	357,00 €
52505	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min	6 sec	M G 1/2"	30 à 200 mm	357,00 €

■ **COMPOSITION DES KITS :**
- Alimentation électrique
- Electrovanne
- Robinet d'arrêt
- Cellule infrarouge
- Joint filtre

52502



52505



Produits complémentaires

91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto 183,37 €

8,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
52506





DÉTECTION MODULAIRE POUR BARRIÈRE

ENCASTRÉ


ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Cellule extra-plate et système encastré évitant tout risque d'arrachage
- Déclenchement sans contact par détection de présence, adapté PMR enfants et personnes âgées
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse
- Réduction du temps d'écoulement durant les périodes de forte fréquentation grâce au mode affluence
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.


Ref.	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Prix
52506	Secteur 230 V AC avec transformateur	110 l/min	6 sec	F G 1"	663,00 €











Produits complémentaires

91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto 183,37 €



DÉTECTION EN FAUX PLAFOND

ENCASTRÉ

ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Déclenchement sans contact par détection de présence, adapté PMR enfants et personnes âgées.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Pré-rinçage programmable permettant de rincer la cuvette en amont.
- Système encastré au plafond évitant tout risque d'arrachage.
- Temporisation réglable.


Ref.	Descriptif	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	Prix
52453	Détecteur faux plafond 1 urinoir	Secteur 230 V AC avec transformateur	10 l/min	7 sec	M G 1/2"	551,70 €
52454	Détecteur faux plafond 2-4 urinoirs	Secteur 230 V AC avec transformateur	104 l/min	7 sec	M G 3/4"	620,67 €

■ **LE KIT DÉTECTEUR EN FAUX PLAFOND POUR URINOIR INCLUT :**
- 1 détecteur avec son circuit de commande
- 1 électrovanne avec son robinet d'arrêt et son filtre
- 1 alimentation électrique
- 1 tansformateur 230VAC/12VDC – 12W, à monter sur rail DIN


■ **FONCTIONNEMENT DE LA DÉTECTION EN FAUX PLAFOND**
- Prérinçage (désactivable) lorsque l'utilisateur entre dans la zone de détection (durée égale à la moitié de la durée de rinçage).
- Le rinçage (réglable de 1 à 20 s) est activé 30 s après le départ de l'utilisateur.
- La temporisation de 30 s est réinitialisée dans le cas d'arrivée d'un nouvel utilisateur durant cette période, avec cependant une durée maxi de 2 min au bout de laquelle le rinçage est forcé (cas de grande affluence).
- Dans les 20 s suivant un rinçage, le prérinçage est annulé en cas d'arrivée d'un nouvel utilisateur.

MODÈLE 52454 CHAMP LARGE 2 À 4 URINOIRS





9,1/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
31001



PRESTO 12 NEO
PRESTO 60

APPARENT


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Bouton anti-rotation avec bague verte pour indication d'eau non potable.
- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF.

Ref.	Débit	Temporisation	Racc.	Raccords	Alimentation hydraulique	NF	Prix
P12 NEO							
31001	9 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"	Sans	En ligne	**NF**	64,51 €
31003	9 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"	1 écrou raccord	En ligne	**NF**	71,67 €
31303	9 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"	Sans	En ligne		100,32 €
31707	9 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"	Sans	Arrière	**NF**	71,67 €
P60							
15000	30 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 3/4"	1 écrou raccord	En ligne	**NF**	93,62 €
15033	30 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 3/4"	2 écrous raccord	En ligne	**NF**	100,82 €


■ NF : Produits certifiés NF.






31001
31003
31303





31707





15000

15033

7,5 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

31120




PRESTO 12


TRAVERSÉE DE CLOISON

- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Robustesse du bouton anti-rotation.
- Système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.

Ref.	Débit	Temporisation	Racc.	Cloison	Prix
KITS COMPLETS					
31880	9 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"	15 à 200 mm	117,53 €
31881	9 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"	200 à 300 mm	117,53 €
KITS À COMPOSER : 1 | CHOIX DU ROBINET					
31120	9 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"		85,98 €
KITS À COMPOSER : 2 | CHOIX DE LA COMMANDE					
18735			G 1/2"	15 à 200 mm	54,78 €
18736			G 1/2"	200 à 300 mm	54,78 €




31880




31120





18735





9/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

38335



PRESTO 120
PRESTO 60

ENCASTRÉ


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

Ref.	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	Finition	Prix
P120B						
38335	5 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"		Inox brossé	151,24 €
38336	5 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 1/2"	✓	Inox brossé	158,43 €
P60						
15233	30 l/min	6 sec (± 2 sec)	M G 3/4"		Chromé	154,20 €

■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt




15233







35335


38336








46910





50954



Produits complémentaires	
46910 - Douille et nez de jonction pour urinoir action siphonique encastré	15,67 €
50954 - Tube alimentation encastré pour urinoir action siphonique	11,95 €


GUIDE D'UTILISATION DES KITS D'URINOIR

KIT URINOIR PRÊT-À-POSER

COMMENT CHOISIR SON KIT D'URINOIR

PRESTO vous propose des kits de robinets d'urinoir adaptés au modèle et à la marque de votre urinoir.
Que ce soit pour un robinet temporisé mécanique ou électronique, vous pouvez choisir un kit complet ou composer votre kit avec des éléments séparés.

KIT COMPLET — **OPTION AVEC ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE** — **OPTION AVEC ROBINET TEMPORISÉ ÉLECTRONIQUE**

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31993 (A)**	XX.X €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50905	Tube équipé Aubagne (Allia)	**50905**	Tube équipé Aubagne (Allia)	
				ou 50941	*Effet d'eau Allia Aubagne*	*ou 50941*	*Effet d'eau Allia Aubagne*	
Arrière	**31990 (B)**	XX.X €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50905 ou **50941**	Tube équipé Aubagne (Allia) Effet d'eau Allia Aubagne	**50905** ou **50941**	Tube équipé Aubagne (Allia) Effet d'eau Allia Aubagne	

EN CAS DE RÉNOVATION

Dans le cadre d'une rénovation, nous préconisons 4 solutions :

1 **Si vous souhaitez installer un kit PRESTO 12** afin de consommer moins d'eau, en lieu et place d'une robinetterie 3/4" (20 × 27) ou PRESTO 60, sélectionnez un kit prêt-à-poser PRESTO 12 suivant la marque et le modèle d'urinoir et prenez une réduction M 3/4 – F 1/2 réf. 70173.


2 **Si vous souhaitez conserver votre robinetterie PRESTO 60 installée,** remplacez le kit PRESTO 60 complet (robinetterie et tube équipé).

3 **Si vous disposez d'urinoirs à grand siphon** (> à 2 litres) **ou si vous avez une installation à faible pression,** sélectionnez un tube équipé 3/4" adapté suivant la marque et le modèle d'urinoir installé puis sélectionnez une robinetterie PRESTO 60 réf. 15000 ou 15033.


4 **Si vous souhaitez remplacer un robinet temporisé mécanique PRESTO 12 ou PRESTO 60 par un robinet temporisé électronique SENSAO® 8400 N,** veuillez contactez notre Service d'Assistance Technique (+33 (0)1 46 12 34 56 - assistancetechnique@presto-group.com) ou scanner ce QRCode pour consulter le document de compatibilité.

KITS COMPLETS PRÊTS-À-POSER ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODÈLE

KIT ALIMENTATION EN LIGNE




KIT ALIMENTATION ARRIÈRE




GEBERIT® P 145
DURAVIT® P 147
PORCHER® – IDEAL STANDARD® P 148
ROCA® P 149
LAUFEN® P 150
JACOB DELAFON® P 151
VILLEROY ET BOCH® P 152
VITRA® P 153
SPHINX® P 154

GEBERIT®, ALLIA®, SELLES®



AUBAGNE 2 (RÉF. 003639) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31993 (A)**	94.59 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50905	Tube équipé Aubagne (Allia)	**50905**	Tube équipé Aubagne (Allia)	
				ou 50941	*Effet d'eau Allia Aubagne*	*ou 50941*	*Effet d'eau Allia Aubagne*	
Arrière	**31990 (B)**	101.74 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50905 ou **50941**	Tube équipé Aubagne (Allia) Effet d'eau Allia Aubagne	**50905** ou **50941**	Tube équipé Aubagne (Allia) Effet d'eau Allia Aubagne	


AUBAGNE 2 (RÉF. 003639) – URINOIR EN ANGLE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31996**	139.03 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				90013	Cale d'angle pour robinet d'urinoir	**90013**	Cale d'angle pour robinet d'urinoir	
				50915	Tube Aubagne d'angle (Allia)	**50915**	Tube Aubagne d'angle (Allia)	



BLAGNAC 2 (RÉF. 003580) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31838 (A)**	93.16 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50961 (C)	Tube équipé Blagnac (Geberit)	**50961 (C)**	Tube équipé Blagnac (Geberit)	
En ligne Action syphonique				**15000**	P60 applique 1 raccord			
				50971 (D)	Tube équipé Targa (Villeroy et Boch)			
Arrière	**31828 (B)**	93.16 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50961 (C)	Tube équipé Blagnac (Geberit)	**50961 (C)**	Tube équipé Blagnac (Geberit)	

BLAGNAC 2 (RÉF. 003590) – URINOIR ENCASTRÉ

Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré Action syphonique	**38336**	P120B urinoir encastré avec RA		**55442** ou **55444** ou **55480** ou **55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile ou Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur ou Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir ou Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) ou **46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** ou **46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

MONTCEAU (RÉF. 007350) – URINOIR EN APPLIQUE


Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31833 (A)**	128.98 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50919	Tube Monceau 452 (Selles)	**50919**	Tube Monceau 452 (Selles)	
Arrière	**31843 (B)**	143.31 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50919	Tube Monceau 452 (Selles)	**50919**	Tube Monceau 452 (Selles)	

ALLIA®, SELLES®


MONTCEAU (RÉF. 007350) – URINOIR ENCASTRÉ

Alimentation	Composition du kit (Mécanique)		Composition du kit (Electronique)			
Encastrée	38336		55442 ou 55444		55480 ou 55482	



MONTCEAU (RÉF. 007390) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	31835 (A)	114.66 €		31001	P12 NEO en ligne sans raccord	55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50946	Tube équipé Amigo 3645 (Allia)	50946	Tube équipé Amigo 3645 (Allia)	
Arrière	31845 (B)	128.98 €		31707	P12 NEO équerre sans raccord	55371	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50946	Tube équipé Amigo 3645 (Allia)	50946	Tube équipé Amigo 3645 (Allia)	


ROISSY (RÉF. 0083641) – URINOIR ENCASTRÉ

Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré	38336	P120B urinoir encastré avec RA		55442 ou 55444 ou 55480 ou 55482	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

SATOLAS (RÉF. 003650… 285 / 003650… 255) – URINOIR EN APPLIQUE



Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	31813 (A)	93.16 €		31001	P12 NEO en ligne sans raccord	55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50913	Tube équipé Sam (Duravit)	50913	Tube équipé Sam (Duravit)	
Arrière	31713 (B)	107.51 €		31707	P12 NEO équerre sans raccord	55371	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50913	Tube équipé Sam (Duravit)	50913	Tube équipé Sam (Duravit)	

SATOLAS (RÉF. 003660… 255) – URINOIR ENCASTRÉ


Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré	38336	P120B urinoir encastré avec RA		55442 ou 55444 ou 55480 ou 55482	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

DURAVIT®



BEN (RÉF. 0084837) / KATJA (RÉF. 0083132) / JIM (RÉF. 0085035) / D-CODE (RÉF. 0082830) / STARCK 3 (RÉF. 0082625) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	31813 (A)	93.16 €		31001	P12 NEO en ligne sans raccord	55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	
En ligne Action syphonique	15963	123.13 €		15000	P60 applique 1 raccord			
				50930 (B)	Tube équipé Ebra (Villeroy et Boch)			
Arrière	31713 (B)	107.51 €		31707	P12 NEO équerre sans raccord	55371	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	

STARCK 3 (RÉF. 0082235) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	31837 (A)	97.45 €		31001	P12 NEO en ligne sans raccord	55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50959	Tube équipé Stark (Duravit)	50959	Tube équipé Stark (Duravit)	
Arrière	31827 (B)	83.14 €		31707	P12 NEO équerre sans raccord	55371	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50959	Tube équipé Stark (Duravit)	50959	Tube équipé Stark (Duravit)	

STARCK 3 (RÉF. 0082725 / 0082135) / BILL (RÉF. 0085135) / D-CODE (RÉF. 0082930) – URINOIR ENCASTRÉ


Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré	38336	P120B urinoir encastré avec RA		55442 ou 55444 ou 55480 ou 55482	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile ou Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur ou Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir ou Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique ou Alimentation urinoir encastré		50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique ou Alimentation urinoir encastré	
Encastré Action syphonique	15233	P60 encastré		55442 ou 55444 ou 55480 ou 55482	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile ou Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur ou Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir ou Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique ou Alimentation urinoir encastré		50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique ou Alimentation urinoir encastré	

D-CODE (RÉF. 082830)


Alimentation	Kit à composer (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		
En ligne	31001	P12 NEO en ligne sans raccord		55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
Arrière	31707	P12 NEO équerre sans raccord		55371	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	

PORCHER®, IDEAL STANDARD®


PORCHER APPLIQUE (RÉF. P264101) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31933 (A)**	113.22 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50908	Tube applique 2641 (Porcher)	**50908**	Tube applique 2641 (Porcher)	
Arrière	**31930 (B)**	84.57 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50908	Tube applique 2641 (Porcher)	**50908**	Tube applique 2641 (Porcher)	



APPLIQUE (RÉF. P265101) – URINOIR EN ANGLE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31936**	113.22 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50908	Tube applique 2641 (Porcher)	**50908**	Tube applique 2641 (Porcher)	
				90013	Cale d'angle pour robinet d'urinoir	**90013**	Cale d'angle pour robinet d'urinoir	

AXIF (RÉF. P268101) / AXIF PLUS (RÉF. E570601) – URINOIR EN APPLIQUE


Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31813 (A)**	93.16 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	
En ligne Action syphonique	**15963**	123.13 €		**15000**	P60 applique 1 raccord			
				50930 (B)	Tube équipé Ebra (Villeroy et Boch)			
Arrière	**31713 (B)**	107.51 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	

AXIF (RÉF. P268201) / AXIF PLUS (RÉF. E570501) – URINOIR ENCASTRÉ


Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré	**38336**	P120B urinoir encastré avec RA		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	
Encastré Action syphonique	**15233**	P60 encastré		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

ROCA®



HALL (RÉF. 353623) / EURET (RÉF. A35945F) – URINOIR ENCASTRÉ

Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré	**38336**	P120B urinoir encastré avec RA		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

CHIC (RÉF. A35945J) / EURET (RÉF. A35945F) / SPUN (RÉF. A353147 / A353148) – URINOIR À ACTION SYPHONIQUE ENCASTRÉ


Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré Action syphonique	**15233**	P60 encastré		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

EURET (RÉF. A35945H) / CHIC (RÉF. A35945L) / MINI (RÉF. A353145 / SPUN (RÉF. 353149) – URINOIR EN APPLIQUE



Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31813 (A)**	93.16 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	
En ligne Action syphonique	**15963**	123.13 €		**15000**	P60 applique 1 raccord			
				50930 (B)	Tube équipé Ebra (Villeroy et Boch)			
Arrière	**31713 (B)**	107.51 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	

LAUFEN®

CAPRINO PLUS (RÉF. 842061) / ILBAGNOALESSI ONE (RÉF. 840971 / 840975) / TAMARO (RÉF. 840090) / VILA (RÉF. 841142) – URINOIR À ACTION SYPHONIQUE ENCASTRÉ



Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré Action syphonique	**15233**	P60 encastré		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

CAPRINO PLUS (RÉF. 842062 / 842066) – URINOIR EN APPLIQUE


Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31813 (A)**	93.16 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	
En ligne Action syphonique	**15963**	123.13 €		**15000**	P60 applique 1 raccord			
				50930 (B)	Tube équipé Ebra (Villeroy et Boch)			
Arrière	**31713 (B)**	107.51 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	

JACOB DELAFON®


COQUILLE 2 (RÉF. E1519) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31983 (A)**	84.57 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50904	Tube équipé Coquille (jd)	**50904**	Tube équipé Coquille (jd)	
Arrière	**31980 (B)**	91.74 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50904	Tube équipé Coquille (jd)	**50904**	Tube équipé Coquille (jd)	



COQUILLE 2 (RÉF. E1519) – URINOIR EN ANGLE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31986**	123.26 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50914	Tube Coquille d'angle (jd)	**50914**	Tube Coquille d'angle (jd)	
				90013		**90013**		

MURALE 2 (RÉF. EN498) – URINOIR EN APPLIQUE


Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31832 (A)**	128.98 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50917	Tube équipé Murale 2 (jd)	**50917**	Tube équipé Murale 2 (jd)	
Arrière	**31842 (B)**	143.31 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50917	Tube équipé Murale 2 (jd)	**50917**	Tube équipé Murale 2 (jd)	

ODEON UP (RÉF. E1147) – URINOIR À ACTION SYPHONIQUE ENCASTRÉ



Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré Action syphonique	**15233**	P60 encastré		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

VILLEROY ET BOCH®



O. NOVO LOSAGNE (RÉF. 7530) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	31937	124.69 €		31001	P12 NEO en ligne sans raccord	55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50941	Effet d'eau Allia Aubagne	50941	Effet d'eau Allia Aubagne	



O. NOVO (RÉF. 7504-7508-7502-7523-7526) – URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	31813 (A)	93.16 €		31001	P12 NEO en ligne sans raccord	55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50913 (B)	Tube équipé Sam (Duravit)	50913 (B)	Tube équipé Sam (Duravit)	
En ligne Action syphonique	15963	123.13 €		15000	P60 applique 1 raccord			
				50930 (A)	Tube équipé Ebra (Villeroy et Boch)			
Arrière	31713 (B)	107.51 €		31707	P12 NEO équerre sans raccord	55371	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50913 (B)	Tube équipé Sam (Duravit)	50913 (B)	Tube équipé Sam (Duravit)	

ARCHITECTURA (RÉF. 5573) – URINOIR EN APPLIQUE



Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	31838 (A)	93.16 €		31001	P12 NEO en ligne sans raccord	55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50961 (C)	Tube équipé Blagnac (Geberit)	50961 (C)	Tube équipé Blagnac (Geberit)	
En ligne Action syphonique				15000	P60 applique 1 raccord			
				50971 (D)	Tube équipé Targa (Villeroy et Boch)			
Arrière	31828 (B)	83.14 €		31707	P12 NEO équerre sans raccord	55371	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50961 (C)	Tube équipé Blagnac (Geberit)	50961 (C)	Tube équipé Blagnac (Geberit)	

OMNIA ARCHITECTURA (RÉF. 5574) / ARCHITECTURA (RÉF. 5586-5587) / O. NOVO (RÉF. 7503-7507-7524-7527-7557) / SUBWAY (RÉF. 7513) / VENTICELLO (RÉF. 5504R0 - 5504R1) – URINOIR ENCASTRÉ



Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré	38336	P120B urinoir encastré avec RA		55442 ou 55444 ou 55480 ou 55482	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	
Encastré Action syphonique	15233	P60 encastré		55442 ou 55444 ou 55480 ou 55482	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		50954 (A) ou 46910 (B)	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

VITRA®

ARKITEKT (RÉF. 6201) / MONA (RÉF. 401B003) / RETRO (RÉF. 5218B003) – URINOIR ENCASTRÉ


Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré	**38336**	P120B urinoir encastré avec RA		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	
Encastré Action syphonique	**15233**	P60 encastré		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

ARKITEKT (RÉF. 6202 / 6563)



Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31813 (A)**	93.16 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	
En ligne Action syphonique	**15963**	123.13 €		**15000**	P60 applique 1 raccord			
				50930 (B)	Tube équipé Ebra (Villeroy et Boch)			
Arrière	**31713 (B)**	107.51 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	

SPHINX®

URINOIR 90 (RÉF. S86025) / URINOIR 40 (RÉF. S86016) – URINOIR ENCASTRÉ URINOIR 90 (RÉF. S86025) / URINOIR 40 (RÉF. S86016) – URINOIR ENCASTRÉ

Alimentation	Composition du kit (Mécanique)			Kit à composer (Electronique)		Tubulure
Encastré	**38336**	P120B urinoir encastré avec RA		**55442** **ou 55444** **ou 55480** **ou 55482**	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir Urinoir sensao 8100N secteur noir	
	50954 (A) **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré		**50954 (A)** **ou 46910 (B)**	Tube alim. encastré siphonique Alimentation urinoir encastré	

EUROBASE 75 ET 85 / EUROPA 85 / URINOIR 65 (RÉF. S86009) / URINOIR 40 (RÉF. S86017) / SPHINX 280 (RÉF. S86007) / SPHINX 300 (RÉF. S86021) URINOIR EN APPLIQUE

Alimentation	Kit complet prêt-à-poser (Mécanique)			Composition du kit (Mécanique)		Kit à composer (Electronique)		Tubulure
En ligne	**31813 (A)**	93.16 €		**31001**	P12 NEO en ligne sans raccord	**55370**	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	
En ligne Action syphonique	**15963**	123.13 €		**15000**	P60 applique 1 raccord			
				50930 (B)	Tube équipé Ebra (Villeroy et Boch)			
Arrière	**31713 (B)**	107.51 €		**31707**	P12 NEO équerre sans raccord	**55371**	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	
				50913 (A)	Tube équipé Sam (Duravit)	**50913 (A)**	Tube équipé Sam (Duravit)	

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

Ref.	Gamme	Descriptif	Débit	Temporisation	Prix
18497	Sensao 8000 N	Bâti-support nu pour robinet d'urinoir électronique Sensao 8000 N			318,93 €
18564	P120B	Bâti-support robinet urinoir mécanique encastré P120B réf.38335	9 l/min	6 sec (± 2 sec)	536,17 €

















Produits complémentaires	
90425 - Rallonge de 25 mm pour douche P500 S et urinoir P120 B	116,69 €
55482 - Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100 N, sans bouton, face noire	512,96 €
55442 - Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8300 N, sans bouton, face inox	459,20 €
55438 - Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8500 N, avec bouton, face inox	507,54 €
90685 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 1 à 5 robinets (18 VA)	161,87 €
90686 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 11 à 20 robinets (75 VA)	401,00 €
90704 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 6 à 10 robinets (35 VA)	317,68 €
90464 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €
90610 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 11 à 20 robinets (75 VA)	165,00 €
90711 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 6 à 10 robinets (35 VA)	96,90 €





90425


TUBULURES

ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE

Ref.	Descriptif	Fabricant	Prix
ACCESSOIRES D'URINOIRS			
90013	Cale d'angle pour robinet d'urinoir mécanique		37,12 €
NEZ DE JONCTION			
46910	Douille et nez de jonction pour urinoir action siphonique encastré		15,67 €
TUBULURE À EFFET D'EAU			
50941	Effet d'eau pour urinoir Allia Aubagne	Allia	32,15 €
50946	Tube équipé pour urinoir Amigo 3645 (Allia)	Allia	49,76 €
50961	Tube équipé pour urinoir Blagnac (Geberit)	Allia Geberit Selles Villeroy & Boch	28,92 €
50905	Tube équipé pour urinoir Aubagne (Allia)	Allia Selles	31,75 €
50915	Tube équipé pour urinoir Aubagne d'angle (Allia)	Allia Selles	40,46 €
50919	Tube équipé pour urinoir Monceau 452 (Selles)	Allia Selles	53,69 €
50913	Tube équipé pour urinoir Sam (Duravit)	Duravit	31,58 €
50904	Tube équipé pour urinoir Coquille (Jacob Delafon)	Jacob Delafon	22,05 €
50917	Tube équipé pour urinoir Murale 2 (Jacob Delafon)	Jacob Delafon	52,43 €
50908	Tube équipé pour urinoir applique 2641 (Porcher)	Porcher	14,42 €
50922	Tube équipé pour urinoir Moderne 3981/6520 (Porcher)	Porcher	18,71 €
50930	Tube équipé pour urinoir Ebra (Villeroy et Boch)	Villeroy & Boch	35,68 €
50971	Tube équipé pour urinoir Targa (Villeroy et Boch)	Villeroy & Boch	34,66 €
50954	Tube alimentation encastré pour urinoir action siphonique		11,95 €
55372	Tube pour robinet d''urinoir siphonique Sensao 8400 N		46,73 €







ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE

Ref.	Descriptif	Prix
NEZ DE JONCTION		
46732	Nez de jonction pour urinoir goulotte Ø32mm pour tube Ø18mm extérieur	26,33 €
46535	Nez de jonction pour urinoir goulotte Ø35mm pour tube Ø14mm extérieur	20,11 €
44915	Nez de jonction pour urinoir goulotte Ø35mm pour tube Ø16 à 18mm extérieur	3,62 €
46735	Nez de jonction pour urinoir goulotte Ø35mm pour tube Ø16 à 18mm extérieur	7,82 €
46540	Nez de jonction pour urinoir goulotte Ø40mm pour tube Ø14mm extérieur	22,16 €
RACCORD		
06216	Raccord coudé chromé avec rosace et écrou réglable F G 3/4" - M G 1/2"	28,56 €
06219	Raccord coudé chromé avec rosace, M G1/2" et M G3/4"	13,26 €
05201	Raccord coudé chromé avec rosace, MM G1/2"	9,59 €
ROBINET D'ARRÊT		
42520	Robinet d'arrêt équerre F G3/4" avec écrou prisonnier	37,88 €
SIPHON		
39106	Raccord siphon pour urinoir avec sortie écrou G 1"1/4 (33x42)	41,76 €
39102	Siphon équerre réglable pour urinoir en laiton chromé	96,89 €

05201





06216



06219









39102






39106






42520






44915






46535





46540






46732



46735







14000BEM | ROBINET DE CHASSE NEO DUO
64800 | ROBINET DE LAVABO NEO DUO
60632 | DISTRIBUTEUR DE SAVON



CHASSE

GUIDE DE SÉLECTION 160

ROBINETTERIE SANS CONTACT
- PRESTO 7000 XL N 162

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE
- PRESTO 1000 XL DVA 164
- PRESTO 1000 XL DVA COUPE-FEU 166
- PRESTO 1000 XL 169
- PRESTO NEO® DUO 174
- PRESTO ÉCLAIR XL 177
- PRESTO ÉCLAIR, EYREM 178
- PRESTO 1000 179

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT
- RÉSERVOIR À SIMPLE VOLUME 180
- RÉSERVOIR À DOUBLE VOLUME 181

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
- LAVE-BASSIN 182
- BOUTEILLE D'ACCUMULATION D'EAU 184
- ACCESSOIRES 185


GUIDE DE SÉLECTION

ROBINET À DÉTECTION ENCASTRÉ	
PRESTO 7000 XL N AVEC OU SANS BRIDE P 162	
ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE APPARENT	
PRESTO 1000 P 179	
PRESTO ÉCLAIR XL P 176	
PRESTO ÉCLAIR P 178	
PRESTO EYREM P 178	

ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE APPARENT À COMMANDE SOUPLE	
PRESTO NEO® DUO P 174	
PRESTO 1000 XL P 170	
KITS COMPLETS	
KIT DE CHASSE ÉCLAIR XL P 176	
KIT DE CHASSE P1000 XL À COMMANDE SOUPLE P 170	
ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE ENCASTRÉ	
PRESTO 1000 XL SIMPLE COMMANDE AVEC OU SANS BRIDE P 169	
PRESTO 1000 XL DVA DOUBLE COMMANDES AVEC OU SANS BRIDE P 164	

TRAVERSÉE DE CLOISON	
PRESTO 7000 XL N AVEC OU SANS BRIDE P 162	
PRESTO ÉCLAIR XL P 177	
PRESTO 1000 XL DVA COUPE-FEU AVEC OU SANS BRIDE P 167	
BÂTI-SUPPORT PRESTO 1000 XL DVA COUPE-FEU AVEC OU SANS BRIDE P 166	
PRESTO 1000 XL (AVEC OU SANS BRIDE) P 172	
BÂTI-SUPPORT NU P 169	

BÂTI-SUPPORT (COMPLET AVEC PLAQUE DE COMMANDE COMPRISE)	
PRESTO 1000 XL AVEC OU SANS BRIDE P 169	
RÉSERVOIR À SIMPLE VOLUME AVEC OU SANS BRIDE P 180	
RÉSERVOIR À DOUBLE VOLUME AVEC OU SANS BRIDE P 181	

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	
LAVE-BASSIN P 182	
BOUTEILLE D'ACCUMULATION D'EAU P 184	
ACCESSOIRES P 185	
TUBES P 186	
ACCESSOIRES P 186	

9/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

55432



PRESTO 7000 XL N

ENCASTRÉ, TRAVERSÉE DE CLOISON

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Déclenchement sans contact par détection de présence ou par bouton-poussoir en cas de coupure de courant
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Economies d'eau garanties par un double volume ajustable indépendamment détecté automatiquement (présence > ou < à 30 sec).
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Solution sans réservoir limitant la dégradation des pièces et la prolifération bactérienne dans l'eau stagnante.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Système encastré ou traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.
- Volumes et rinçage automatique modifiables via l'application et le kit PRESTOCOM.


SANS BRIDE - RIMLESS - RIMFREE - SENZA BRIDA


Ref.	Alimentation électrique	Volume	Racc.	S	Version Sans bride	Finition	Sortie	Prix
CLOISON								
55436	Secteur 12-24 V sans transformateur	4-6 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	Ø 28 mm	658,05 €
55436SB	Secteur 12-24 V sans transformateur	4-6 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	Ø 28 mm	673,35 €
ENCASTRÉ								
55418	Secteur 12-24 V sans transformateur	2-4 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	Ø 28 mm	622,17 €
55418SB	Secteur 12-24 V sans transformateur	2-4 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	Ø 28 mm	637,47 €
55432	Secteur 12-24 V sans transformateur	4-6 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	Ø 28 mm	622,17 €
55432SB	Secteur 12-24 V sans transformateur	4-6 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	Ø 28 mm	637,47 €
55434	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	4-6 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	Ø 28 mm	586,27 €
55434SB	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	4-6 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	Ø 28 mm	601,57 €
55476	Secteur 12-24 V sans transformateur	4-6 L	M G 3/4"	S		Noir mat	Ø 28 mm	649,62 €
55476SB	Secteur 12-24 V sans transformateur	4-6 L	M G 3/4"	S	✓	Noir mat	Ø 28 mm	664,92 €
55478	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	4-6 L	M G 3/4"	S		Noir mat	Ø 28 mm	614,18 €
55478SB	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	4-6 L	M G 3/4"	S	✓	Noir mat	Ø 28 mm	629,48 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®


■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.

■ Les alimentations 12-24V notées "sans transformateur" doivent être équipées d'un transformateur 230 V AC / 12 AC (Réf. 90464, 90711, 90610, 90685, 90704, 90686).









Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
90685 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 1 à 5 robinets (18 VA)	161,87 €
90686 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 11 à 20 robinets (75 VA)	401,00 €
90704 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 6 à 10 robinets (35 VA)	317,68 €
90464 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €
90610 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 11 à 20 robinets (75 VA)	165,00 €
90711 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 6 à 10 robinets (35 VA)	96,90 €

PRESTO 7000 XL N


BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT PRÊT-À-POSER

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

- Déclenchement sans contact par détection de présence ou par bouton-poussoir en cas de coupure de courant
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Economies d'eau garanties par un double volume ajustable indépendamment détecté automatiquement (> ou < à 30 sec)
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Solution sans réservoir limitant la dégradation des pièces et la prolifération bactérienne dans l'eau stagnante
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Système encastré ou traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage
- Volumes et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.

Ref.	Alimentation électrique	Volume	Racc.	S	Version Sans bride	Finition	Sortie	Prix
BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT								
18506	Secteur 12-24 V sans transformateur	2-4 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	Ø 55 mm	870,07 €
18506SB	Secteur 12-24 V sans transformateur	2-4 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	Ø 55 mm	885,52 €
18493	Secteur 12-24 V sans transformateur	4-6 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	Ø 55 mm	870,07 €
18493SB	Secteur 12-24 V sans transformateur	4-6 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	Ø 55 mm	885,52 €
18495	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	4-6 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	Ø 55 mm	845,91 €
18495SB	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	4-6 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	Ø 55 mm	861,36 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.
■ Les alimentations 12-24V notées "sans transformateur" doivent être équipées d'un transformateur 230 V AC / 12 AC (Réf. 90464, 90711, 90610, 90685, 90704, 90686).





Produits complémentaires	
91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto	183,37 €
91225 - Manchon d'évacuation pour bâti-support avec chasse directe	17,58 €
90685 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 1 à 5 robinets (18 VA)	161,87 €
90686 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 11 à 20 robinets (75 VA)	401,00 €
90704 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 6 à 10 robinets (35 VA)	317,68 €
90464 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €
90610 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 11 à 20 robinets (75 VA)	165,00 €
90711 - Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 6 à 10 robinets (35 VA)	96,90 €

8,1/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
14300



PRESTO 1000 XL DVA

ENCASTRÉ

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Déclenchement manuel souple.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Double volume ajustable indépendamment pour plus d'économies d'eau.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant.





Ref.	Volume	Racc.	S	Version Sans bride	Sortie	Prix
CHROMÉ						
14301	3-6 L	M G 3/4"	S		Ø 28 mm	243,30 €
14301SB	3-6 L	M G 3/4"	S	✓	Ø 28 mm	257,51 €
CHROMÉ BROSSÉ						
14300	3-6 L	M G 3/4"	S		Ø 28 mm	256,84 €
14300SB	3-6 L	M G 3/4"	S	✓	Ø 28 mm	271,05 €
14303	2-4 L	M G 3/4"	S		Ø 28 mm	256,84 €
14303SB	2-4 L	M G 3/4"	S	✓	Ø 28 mm	271,05 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.
■ **Vérifiez la compatibilité de votre cuvette et le dimensionnement du diamètre de l'évacuation.**



Produits complémentaires	
60580 - Barre 135° inox chromé 400x400 mm (sans vis) - diamètre 25 mm	41,87 €
60581 - Barre 135°aluminium gainé abs antibactérien 400 x 400 mm - diamètre 34 mm	86,28 €
18552 - Bâti-support chasse sans commande	306,67 €
44903 - Nez de jonction pour chasse Ø 55mm pour tube de Ø 28 à 32mm	8,27 €
47270 - Tube de chasse coudé 28mm, 520x200mm en laiton chromé pour P1000/P1000 XL	43,42 €

PRESTO 1000 XL DVA

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT PRÊT-À-POSER


BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Déclenchement manuel souple.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Double volume ajustable indépendamment pour plus d'économies d'eau.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant.

Ref.	Volume	Racc.	S	Version Sans bride	Sortie	Prix
CHROMÉ						
18461	3-6 L	M G 3/4"	S		Ø 55 mm	530,88 €
18461SB	3-6 L	M G 3/4"	S	✓	Ø 55 mm	546,33 €
CHROMÉ BROSSÉ						
18460	3-6 L	M G 3/4"	S		Ø 55 mm	544,14 €
18460SB	3-6 L	M G 3/4"	S	✓	Ø 55 mm	559,59 €
18524	2-4 L	M G 3/4"	S		Ø 55 mm	544,14 €
18524SB	2-4 L	M G 3/4"	S	✓	Ø 55 mm	559,59 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®

■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.





Produits complémentaires	
18552 - Bâti-support chasse sans commande	306,67 €
90741 - Kit pour montage de cloison de 56 à 145 mm	48,52 €
91225 - Manchon d'évacuation pour bâti-support avec chasse directe	17,58 €

PRESTO 1000 XL DVA COUPE-FEU

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT PRÊT-À-POSER

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

- Adapté aux galeries ou parois résistantes au feu
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement manuel souple
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Economies d'eau garanties par un double volume ajustable indépendamment
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant
- Solution sans réservoir limitant la dégradation des pièces et la prolifération bactérienne dans l'eau stagnante
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.



Ref.	Volume	Racc.	S	Version Sans bride	Finition	Sortie	Prix
BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT							
18508	3-6 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	Ø 55 mm	641,12 €
18508SB	3-6 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	Ø 55 mm	644,00 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®

■ **AVANTAGES**

- Plaque de commande et tube d'alimentation de la cuvette conformes aux règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui précise qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 mm, sous réserve que le trou ne soit pas plus grand que le diamètre du conduit ou des capillaires traversant la paroi.

■ **En cas d'intégration dans une cloison résistante au feu, le bâti-support est muni d'un manchon, d'une pipe et d'un renfort, le tout en NF Me (PVC B-s3, d0).** Dans le cadre d'une installation appropriée, il permet d'être conforme aux règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les diamètres inférieurs ou égaux à 125 mm. Se référer à la notice pour les schémas d'intégration détaillés.

■ **ATTENTION EN CAS D'INTÉGRATION DANS UNE CLOISON RÉSISTANTE AU FEU**


Le produit vendu par PRESTO est conforme dans les cas suivants:

- Cas 1 : traversée d'une paroi verticale non résistante au feu en ERP;
- Cas 2 : traversée d'une paroi verticale résistante au feu en ERP, sous conditions de mise en oeuvre indiquées dans la notice et les schémas d'intégration détaillés;

Cette configuration est valable pour une épaisseur de la cloison maximum de 56 mm (équivalent 2 BA13 + carrelage par exemple).

- Accès par l'arrière obligatoire pour la maintenance.





Produits complémentaires

91225 - Manchon d'évacuation pour bâti-support avec chasse directe 17,58 €

PRESTO 1000 XL DVA COUPE-FEU

COMMANDE À TRAVERS CLOISON

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

Ref.	Volume	Racc.	Cloison	S	Version Sans bride	Finition	Sortie	Prix
CLOISON								
18720	3-6 L	M G 3/4"	15 à 300 mm	S		Inox brossé	Ø 28 mm	248,90 €
18720SB	3-6 L	M G 3/4"	15 à 300 mm	S	✓	Inox brossé	Ø 28 mm	237,83 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®


■ **AVANTAGES**

- Plaque de commande et tube d'alimentation de la cuvette conformes aux règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui précise qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 mm, sous réserve que le trou ne soit pas plus grand que le diamètre du conduit ou des capillaires traversant la paroi.

■ **COMPOSITION DES KITS :**

- 1 Robinet de chasse PRESTO 1000 XL pour galerie technique ou paroi verticale résistance au feu*
- 1 Tube coudé PVC
- 1 Nez de jonction
- 1 Façade métal anti-empreinte double bouton





Produits complémentaires	
18552 - Bâti-support chasse sans commande	306,67 €
91093 - Kit pipe d'évacuation NF Me pour bâti-support pour cloison verticale coupe-feu	111,23 €



14252 | ROBINET DE CHASSE P1000 XL ENCASTRÉ
60554 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE BOBINE
60629 | POUBELLE MURALE WC INOX
66210 | ROBINET DE LAVABO PRESTO NEO S®
60632 | DISTRIBUTEUR DE SAVON
60560 | DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS
39002 | SIPHON DE LAVABO

PRESTO 1000 XL

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT PRÊT-À-POSER

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

- Convertible en chasse directe double volume par changement de façade 90079 et 90080
- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant
- Solution sans réservoir limitant la dégradation des pièces et la prolifération bactérienne dans l'eau stagnante
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.


Ref.	Volume	Racc.	S	Version Sans bride	Finition	Prix
18547	6-9 L	M G 3/4"	S		Inox brossé	527,93 €
18547SB	6-9 L	M G 3/4"	S	✓	Inox brossé	543,70 €
18552						306,67 €


■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ Le bâti-support ref. 18552 est compatible avec les références 14250 + 90079 en option, 14251 + 90080 en option, 14252,1 4300, 14301 et 14303.

18547



18552





Produits complémentaires	
90080 - Façade double volume pour chasse directe mécanique P1000 XL DVA, brossée	129,02 €
90079 - Façade double volume pour chasse directe mécanique P1000 XL DVA, chromée	114,68 €
90741 - Kit pour montage de cloison de 56 à 145 mm	48,52 €
91225 - Manchon d'évacuation pour bâti-support avec chasse directe	17,58 €

7,7 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
14201



PRESTO 1000 XL

APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement manuel souple via une pression sur le levier ergonomique.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Installation facilitée adaptée aux arrivées arrière et sur les côtés.
- Solution sans réservoir limitant la dégradation des pièces et la prolifération bactérienne dans l'eau stagnante.


Ref.	Volume	Racc.	R.A.	Kit	Sortie	Prix
APPARENT						
14200	6-9 L	M G 3/4"			Ø 28 mm	106,55 €
14201	6-9 L	M G 3/4"	✓		Ø 28 mm	120,72 €
14211	2-4 L	M G 3/4"	✓		Ø 28 mm	120,72 €
14914	6-9 L	M G 3/4"	✓	✓	Ø 55 mm	208,96 €
14932	2-4 L	M G 3/4"	✓	✓	Ø 55 mm	208,96 €

■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.
■ **COMPOSITION DES KITS :**
- Robinet de chasse
- Robinet d'arrêt
- Raccord de départ
- Tube de chasse
- Collier de fixation
- Nez de jonction Ø28 à 32mm









FLEXIBILITÉ :
La bascule d'actionnement du P1000 XL peut être positionnée par l'installateur de 3 façons pour s'adapter aux arrivées à gauche, à droite ou arrière.



Produits complémentaires	
60580 - Barre 135° inox chromé 400x400 mm (sans vis) - diamètre 25 mm	41,87 €
60581 - Barre 135°aluminium gainé abs antibactérien 400 x 400 mm - diamètre 34 mm	86,28 €

8,3 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
14251

PRESTO 1000 XL

ENCASTRÉ


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Convertible en chasse directe double volume par changement de façade 90079 et 90080
- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant
- Solution sans réservoir limitant la dégradation des pièces et la prolifération bactérienne dans l'eau stagnante
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Système encastré évitant tout risque d'arrachage

Ref.	Volume	Racc.	R.A.	S	Version Sans bride	Sortie	Prix
ENCASTRÉ							
14251	6-9 L	M G 3/4"	✓	S		Ø 28 mm	234,38 €
14251SB	6-9 L	M G 3/4"	✓	S	✓	Ø 28 mm	248,89 €
14252	4 L	M G 3/4"	✓	S		Ø 28 mm	234,38 €
14252SB	4 L	M G 3/4"	✓	S	✓	Ø 28 mm	248,89 €


■ S: Système sécurité antiblocage S®
■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.
■ **Vérifiez la compatibilité de votre cuvette et le dimensionnement du diamètre de l'évacuation.**





Produits complémentaires	
60580 - Barre 135° inox chromé 400x400 mm (sans vis) - diamètre 25 mm	41,87 €
60581 - Barre 135°aluminium gainé abs antibactérien 400 x 400 mm - diamètre 34 mm	86,28 €
90080 - Façade double volume pour chasse directe mécanique P1000 XL DVA, brossée	129,02 €
90079 - Façade double volume pour chasse directe mécanique P1000 XL DVA, chromée	114,68 €

8,4 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
14260



PRESTO 1000 XL

COMMANDE À TRAVERS CLOISON

- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Accessibilité PMR optimisée avec la possibilité d'installer le bouton en déporté.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Commande anti-rotation.

Ref.	Volume	Racc.	Cloison	S	Version Sans bride	Sortie	Prix
KITS COMPLETS							
14260	6-9 L	M G 3/4"	15 à 200 mm	S		Ø 28 mm	213,06 €
14260SB	6-9 L	M G 3/4"	15 à 200 mm	S	✓	Ø 28 mm	225,48 €
14261	6-9 L	M G 3/4"	200 à 300 mm	S		Ø 28 mm	213,06 €
14261SB	6-9 L	M G 3/4"	200 à 300 mm	S	✓	Ø 28 mm	225,48 €
14265	4 L	M G 3/4"	15 à 200 mm	S		Ø 28 mm	213,06 €
14265SB	4 L	M G 3/4"	15 à 200 mm	S	✓	Ø 28 mm	225,48 €
14266	4 L	M G 3/4"	200 à 300 mm	S		Ø 28 mm	213,06 €
14266SB	4 L	M G 3/4"	200 à 300 mm	S	✓	Ø 28 mm	225,48 €
KITS À COMPOSER : 1 | CHOIX DU ROBINET							
14220	6-9 L	M G 3/4"		S		Ø 28 mm	120,72 €
14220SB	6-9 L	M G 3/4"		S	✓	Ø 28 mm	129,01 €
14222	4 L	M G 3/4"		S		Ø 28 mm	120,72 €
KITS À COMPOSER : 2 | CHOIX DE LA COMMANDE							
18740		G 1/2"	15 à 200 mm				53,97 €
18741		G 1/2"	200 à 300 mm				53,97 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®


■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.


■ **COMPOSITION DES KITS :**
- 1 Commande à travers cloison
- 1 Robinet d'arrêt
- 1 Robinet de chasse PRESTO 1000 XL
- 1 Tube coudé PVC en 3 parties collables réf. 47850
- 1 Nez de jonction

■ **AVANTAGES :**
Dans le cadre d'une installation appropriée, l'élément de commande et le tube d'alimentation de la cuvette permettent de répondre aux exigences de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980. Il y est précisé qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 mm, sous réserve que le trou ne soit pas plus grand que le diamètre du conduit traversant la paroi.









Produits complémentaires	
18552 - Bâti-support chasse sans commande	306,67 €
91093 - Kit pipe d'évacuation NF Me pour bâti-support pour cloison verticale coupe-feu	111,23 €



14260 | KIT DE CHASSE DIRECTE SANS RÉSERVOIR P1000 XL TC
60553 | DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE BOBINE 270MM
60554 | DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE BOBINE 350MM
60628 | POUBELLE MURALE
60550 | PORTE-BALAYETTE MURAL

PRESTO NEO® DUO

APPARENT



ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Autonomie de l'utilisateur grâce à la manette de déclenchement colorée.
- Compatibilité cuvettes enfantines.
- Déclenchement manuel souple via une pression sur le levier ergonomique.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Economies d'eau garanties par un double volume intuitif.
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Installation facilitée adaptée aux arrivées arrière et sur les côtés.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté.
- Nettoyage facilité grâce à une surface sans recoins.

Ref.	Volume	Racc.	Finition	Sortie	Prix
14000	3-6 L	M G 3/4"	Chromé et manette grise	Ø 28 mm	130,00 €
14000BEM	3-6 L	M G 3/4"	Chromé et manette bleue turquoise	Ø 28 mm	130,00 €
14000GNM	3-6 L	M G 3/4"	Chromé et manette vert anis	Ø 28 mm	130,00 €
14000RDM	3-6 L	M G 3/4"	Chromé et manette rouge framboise	Ø 28 mm	130,00 €

■ Nouveau produit


Disponibilité : 2ème semestre 2026
Brevet en cours











Produits complémentaires	
14010 - Kit de chasse applique avec tube, nez, collier	77,00 €
42531 - Robinet de réglage de débit pour chasse directe mécanique apparente	60,00 €



9/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
13012



PRESTO ÉCLAIR XL

APPARENT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Débit réglable avec le robinet d'arrêt intégré.
- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Solution sans réservoir limitant la dégradation des pièces et la prolifération bactérienne dans l'eau stagnante.

Ref.	Volume	Racc.	Kit	Compatibilité	Sortie	Prix
13012	9 L	M G 1"1/4			Ø 32 mm	177,26 €
13935	9 L	M G 1"1/4	✓	Cuvette normale	Ø 32 mm	234,12 €
13937	9 L	M G 1"1/4	✓	Cuvette normale	Ø 32 mm	236,32 €
13938	9 L	M G 1"1/4	✓	Vidoir	Ø 32 mm	258,52 €

■ Pour une pression dynamique à 1 bar, ajustable à la baisse par action sur le robinet d'arrêt fourni

■ **COMPOSITION DES KITS :**
- Robinet de chasse
- Robinet d'arrêt
- Raccord de départ
- Tube de chasse
- Collier de fixation
- Nez de jonction Ø28 à 32mm

13012



13935





13937





13938












9,1/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
13060



PRESTO ÉCLAIR XL


COMMANDE À TRAVERS CLOISON


Ref.	Volume	Racc.	Cloison	Sortie	Prix
KITS COMPLETS					
13060	9 L	M G 1"1/4	15 à 200 mm	Ø 32 mm	265,87 €
13061	9 L	M G 1"1/4	200 à 300 mm	Ø 32 mm	265,87 €
KITS À COMPOSER : 1 | CHOIX DU ROBINET					
13070	9 L	M G 1"1/4		Ø 32 mm	132,93 €
KITS À COMPOSER : 2 | CHOIX DE LA COMMANDE					
18735		G 1/2"	15 à 200 mm		54,78 €
18736		G 1/2"	200 à 300 mm		54,78 €

■ **COMPOSITION DES KITS :**
- 1 Commande à travers cloison
- 1 Robinet de chasse PRESTO ÉCLAIR XL réf.13070
- 1 Tube coudé PVC en 3 parties collables réf.47865
- 1 Nez de jonction
- 1 Raccord de départ réf.10400
- 1 Robinet d'arrêt 1"1/4 avec purge

■ Pour une pression dynamique à 1 bar, ajustable à la baisse par action sur le robinet d'arrêt fourni

13060






18735




+

13070







Produits complémentaires

85993 - Robinet d'arrêt MF G1" 1/4 avec purgeur pour Prestotherm et Eclair XL TC 56,16 €

9 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
13001

ÉCLAIR, EYREM

APPARENT


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

Ref.	Gamme	Volume	Racc.	Sortie	Prix
12011	Eyrem	9 L	M G 1"1/4	Ø 32 mm	181,46 €
13001	Eclair	9 L	M G 1"1/4	Ø 32 mm	107,95 €

■ Pour une pression dynamique à 1 bar, ajustable à la baisse par action sur robinet d'arrêt en option


12011





13001





Produits complémentaires	
01250 - Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Eclair XL	39,50 €
01007 - Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair AS chromée	67,15 €

9/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
14109



PRESTO 1000

APPARENT, ENCASTRÉ


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

Ref.	Volume	Racc.	Sortie	Prix
APPARENT				
14109	6-9 L	M G 3/4"	Ø 28 mm	89,82 €
ENCASTRÉ				
14906	6-9 L	M G 1"	Ø 28 mm	225,28 €

■ Attention à la décentralisation de position du robinet par rapport au boîtier de 20 mm pour 14906


14109





14906






Produits complémentaires	
90043 - Equerre de fixation sur cloison sèche pour chasse directe P1000 encastré	22,52 €
90044 - Face avant pour chasse directe mécanique temporisée P1000 E inox et 4 vis	88,85 €


RÉSERVOIR À SIMPLE VOLUME

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

Ref.	Descriptif	Prix
18585	Bâti-support réservoir commande poussoir simple volume 3-6L, inox	744,59 €







Produits complémentaires
60579 - Barre 135° inox chromé 220x220 mm (sans vis) - diamètre 25 mm 29,19 €
60580 - Barre 135° inox chromé 400x400 mm (sans vis) - diamètre 25 mm 41,87 €

RÉSERVOIR DOUBLE VOLUME

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

Ref.	Descriptif	Volume	Racc.	Finition	Prix
18593	Bâti-support réservoir commande basculante double volume 3-6L, blanc	3-6 L	M G 1/2"	Blanc	462,60 €
18594	Bâti-support réservoir commande basculante double volume 3-6L, chromé brillant	3-6 L	M G 1/2"	Chromé	473,84 €
18595	Bâti-support réservoir commande basculante double volume 3-6L, chromé mat	3-6 L	M G 1/2"	Chromé mat	473,84 €
18597	Bâti-support réservoir commande basculante double volume 3-6L, métal mat	3-6 L	M G 1/2"	Chromé mat	649,85 €

■ Produit en fin de stock





18593




18594



18595



18597



Produits complémentaires
60575 - Barre droite en inox chromé 300 mm (sans vis) - diamètre 25 mm 17,76 €
60576 - Barre droite en inox chromé 400 mm (sans vis) - diamètre 25 mm 21,57 €
60577 - Barre droite en inox chromé 500 mm (sans vis) - diamètre 25 mm 24,11 €
60578 - Barre droite en inox chromé 600 mm (sans vis) - diamètre 25 mm 26,65 €

LAVE-BASSIN

APPARENT



Ref.	Descriptif	Débit	Temporisation	Racc.	Finition	Prix
DOUCHETTE POUR LAVE-BASSIN						
39204	Douchette à manette 45° avec flexible pour lave-bassin			G 1/2"	Blanc	99,86 €
39205	Douchette à manette 120° avec flexible pour lave-bassin			G 1/2"	Blanc	103,46 €
39207	Douchette à bouton-poussoir 90° avec flexible pour lave-bassin			G 1/2"	Chromé	60,66 €
LAVE-BASSIN NON TEMPORISÉS						
39209	Lave-bassin avec robinet à clapet et douchette à manette 45°	9 l/min		M G 1/2"	Epoxy Blanc	164,11 €
39210	Lave-bassin avec robinet à clapet et douchette à manette 120°	9 l/min		M G 1/2"	Epoxy Blanc	164,11 €
39213	Lave-bassin avec robinet à clapet et douchette à bouton-poussoir 90°	9 l/min		M G 1/2"	Epoxy Blanc	135,56 €


39204


39205


39207


39209


39210


39213

Produits complémentaires	
90636 - Crochet support douchette à bouton-poussoir pour lave-bassin	9,85 €
90641 - Douchette lave-bassin 120°	83,88 €
90640 - Douchette lave-bassin 45°	83,88 €
90642 - Douchette lave-bassin 90° à bouton-poussoir	44,62 €
29008 - Minitherm régulateur thermostatique monoposte arrivées en ligne F3/8"	96,76 €
90613 - Presto 12A avec disconnecteur G1/2'	117,78 €
90639 - Support douchette à manette 45° et 120° pour lave-bassin	8,94 €

KIT LAVE-BASSIN CONFORT

Ajoutez un régulateur thermostatique mini avec votre robinetterie de lave-bassin pour plus de confort !


29008 + 90613 + 39207



60395OB | SÈCHE-MAINS MURAL SANS CONTACT LINEA
57110OB | MITIGEUR DE LAVABO SANS CONTACT LINEA
60382OB | DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE SANS CONTACT LINEA
39211 | LAVE-BASSIN AVEC POUSSOIR P12 A ET DOUCHETTE

BOUTEILLE D'ACCUMULATION D'EAU





ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE


- Aide en cas de débit insuffisant dû au trop faible diamètre de canalisation.
- Aide en cas de perte de charge très importante dûe à la longueur des canalisations.
- Aide si réseau existant trop faible pour supporter de nouvelles charges hydrauliques dues à l'extension de l'installation.

Ref.	Descriptif	Prix
51320	Bouteille d'accumulation d'eau à compression d'air 25L, H 850 mm, Ø 200 mm	480,63 €
51340	Bouteille d'accumulation d'eau à compression d'air 50L, H 1550 mm, Ø 250 mm	708,08 €

Pression (bar)	Volume d'eau disponible	
	Réf. 51320	Réf. 51340
0,5	7 litres	15 litres
1	10 litres	22,5 litres
2	14 litres	30 litres
3	15 litres	33,75 litres
4	16 litres	36 litres
5	17 litres	37,5 litres







ACCESSOIRES

Ref.	Descriptif	Prix
	ACCESSOIRES DE CHASSE	
91093	Kit pipe d'évacuation NF Me pour bâti-support pour cloison verticale coupe-feu	111,23 €
	NEZ DE JONCTION POUR TUBE Ø 28 MM	
45433	Nez de jonction pour chasse Ø 33 à 34mm pour tube Ø 28mm chromé	31,04 €
45435	Nez de jonction pour chasse Ø 35 à 36mm pour tube Ø 28mm chromé	28,34 €
45437	Nez de jonction pour chasse Ø 37 à 39mm pour tube Ø 28mm chromé	28,39 €
45440	Nez de jonction pour chasse Ø 40 à 41mm pour tube Ø 28mm chromé	28,84 €
44242	Nez de jonction pour chasse Ø 42 à 44mm pour tube Ø 28mm chromé	24,14 €
44245	Nez de jonction pour chasse Ø 45 à 46mm pour tube Ø 28mm chromé	24,14 €
44247	Nez de jonction pour chasse Ø 47 à 49mm pour tube Ø 28mm chromé	24,14 €
44250	Nez de jonction pour chasse Ø 50 à 52mm pour tube Ø 28mm chromé	24,14 €
44253	Nez de jonction pour chasse Ø 53 à 54mm pour tube Ø 28mm chromé	24,14 €
44255	Nez de jonction pour chasse Ø 55 à 57mm pour tube Ø 28mm chromé	24,14 €
44258	Nez de jonction pour chasse Ø 58 à 60mm pour tube Ø 28mm chromé	24,14 €
	NEZ DE JONCTION POUR TUBE Ø 28-32 MM	
44900	Nez de jonction pour chasse Ø 48mm pour tube Ø 28 à 32mm	4,86 €
44903	Nez de jonction pour chasse Ø 55mm pour tube de Ø 28 à 32mm	8,27 €
	NEZ DE JONCTION POUR TUBE Ø 32 MM	
45033	Nez de jonction pour chasse Ø 33 à 34mm pour tube Ø 32mm chromé	31,19 €
45035	Nez de jonction pour chasse Ø 35 à 36mm pour tube Ø 32mm chromé	28,49 €
45037	Nez de jonction pour chasse Ø 37 à 39mm pour tube Ø 32mm chromé	28,54 €
45040	Nez de jonction pour chasse Ø 40 à 41mm pour tube Ø 32mm chromé	29,01 €
44042	Nez de jonction pour chasse Ø 42 à 44mm pour tube Ø 32mm chromé	24,14 €
44045	Nez de jonction pour chasse Ø 45 à 46mm pour tube Ø 32mm chromé	24,14 €
44047	Nez de jonction pour chasse Ø 47 à 49mm pour tube Ø 32mm chromé	24,14 €
44050	Nez de jonction pour chasse Ø 50 à 52mm pour tube Ø 32mm chromé	24,14 €
44053	Nez de jonction pour chasse Ø 53 à 54mm pour tube Ø 32mm chromé	24,14 €
44055	Nez de jonction pour chasse Ø 55 à 57mm pour tube Ø 32mm chromé	24,14 €
44058	Nez de jonction pour chasse Ø 58 à 60mm pour tube Ø 32mm chromé	24,14 €






■ **Dans le cadre d'une installation appropriée, il permet de répondre au règlement de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980. Ce kit est compatible avec les bâti-supports P 1000 XL autoportants de PRESTO. Se référer à la notice du bâti-support 18508 pour les schémas d'intégration détaillé.**
Le produit vendu par PRESTO ne couvre pas les cas suivants :
- Cas de la traversée d'un plancher (hors kit PRESTO)
- Cas de la traversée d'une paroi mitoyenne avec un local à risques importants ;
- Cas de la traversée d'une paroi mitoyenne avec un tiers.


Le produit vendu par PRESTO est conforme dans les cas suivants :
- Cas 1 : traversée d'une paroi verticale non résistante au feu en ERP
- Cas 2 : traversée d'une paroi verticale résistante au feu en ERP, sous conditions de mise en oeuvre indiquées dans la notice et les schémas d'intégration détaillés.

Cette configuration est valable pour épaisseur de la cloison maximum 56 mm (équivalent 2 BA13 + carrelage par exemple). Pour autres types de cloison, il appartient à l'installateur ou au gestionnaire d'adapter l'évacuation (pipe d'évacuation et manchon) à son installation et aux exigences de compatibilité avec les cloisons coupe-feu, suivant le procès-verbal de résistance au feu de la paroi concernée et le règlement de sécurité mentionné ci-dessus. Accès par l'arrière obligatoire pour la maintenance.




Produits complémentaires	
18552 - Bâti-support chasse sans commande	306,67 €
14260 - P1000 XL Chasse directe mécanique kit cloison 6L 15 à 200 mm	213,06 €
14261 - P1000 XL Chasse directe mécanique kit cloison 6L 200 à 300 mm	213,06 €
18720 - P1000 XL DVA Coupe-feu Robinet chasse directe mécanique cloison	248,90 €

TUBES




ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE

Ref.	Descriptif	Matière	Finition	Prix
TUBE Ø 28 MM				
47270	Tube de chasse coudé 28mm, 520x200mm en laiton chromé pour P1000/P1000 XL	Laiton	Chromé	43,42 €
47850	Tube de chasse coudé 28mm en PVC en 4 parties collables pour P1000/P1000 XL	PVC	Blanc	17,77 €
47870	Tube de chasse coudé 28mm, 520x200mm en PVC pour Presto 1000/P1000 XL	PVC	Blanc	7,93 €
47871	Tube de chasse 28mm à encastrer, tube contre-coudé pvc pour Presto 1000A/P1000E	PVC	Blanc	11,01 €
47965	Tube de chasse coudé 28mm pour siège à la turque, 1000x260mm en laiton chromé	Laiton	Chromé	58,21 €
48320	Tube de chasse 28mm pour vidoir contre-coudé 500mm en laiton chromé	Laiton	Chromé	39,85 €
48908	Tube de chasse 28mm à encastrer en laiton chromé pour Presto 1000/P1000 XL	Laiton	Chromé	68,76 €
49320	Tube de chasse 28mm pour vidoir, droit 500mm laiton chromé P1000/P1000 XL	Laiton	Chromé	38,89 €
49340	Tube de chasse 28mm pour siège à la turque, droit 1000mm en laiton chromé	Laiton	Chromé	63,41 €
49350	Tube de chasse 28mm pour siège à la turque, droit 1000mm avec queue carpe	Laiton	Chromé	84,46 €
49360	Tube de chasse 28mm contre-coudé avec queue de carpe longueur 1000cm	Laiton	Chromé	144,72 €
TUBE Ø 32 MM				
47020	Tube de chasse coudé 32mm 660x260mm en laiton chromé pour Eyrem/Eclair/Eclair XL	Laiton	Chromé	51,33 €
47040	Tube de chasse coudé 32mm 520x170mm en laiton chromé pour Eyrem/Eclair/Eclair XL	Laiton	Chromé	43,42 €
47730	Tube de chasse coudé 32mm, 660x310mm en PVC pour Presto Eyrem/Eclair/Eclair XL	PVC	Blanc	7,93 €
47865	Tube de chasse coudé 32mm en PVC en 3 parties collables pour Presto Eyrem/Eclair	PVC	Blanc	13,91 €
47938	Tube de chasse coudé 32mm 1000x260mm laiton chromé pour Eyrem/Eclair/Eclair XL	Laiton	Chromé	58,21 €
48020	Tube de chasse 32mm pour vidoir, contre-coudé 500mm en laiton chromé	Laiton	Chromé	39,85 €
48909	Tube de chasse 32mm à encastrer en laiton chromé pour Eyrem/Eclair/Eclair XL	Laiton	Chromé	72,81 €
49020	Tube de chasse 32mm pour vidoir, droit 500mm en laiton chromé	Laiton	Chromé	38,89 €
49040	Tube de chasse 32mm pour siège à la turque, droit 1000mm en laiton chromé	Laiton	Chromé	69,76 €
49050	Tube de chasse 32mm pour siège à la turque, droit 1000mm avec queue carpe	Laiton	Chromé	91,42 €



■ **Produit en fin de stock**



Produits complémentaires	
18552 - Bâti-support chasse sans commande	306,67 €
91093 - Kit pipe d'évacuation NF Me pour bâti-support pour cloison verticale coupe-feu	111,23 €
14260 - P1000 XL Chasse directe mécanique kit cloison 6L 15 à 200 mm	213,06 €
14261 - P1000 XL Chasse directe mécanique kit cloison 6L 200 à 300 mm	213,06 €
18720 - P1000 XL DVA Coupe-feu Robinet chasse directe mécanique cloison	248,90 €

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE


Ref.	Descriptif	Prix
	COLLIER DE FIXATION	
47007	Collier de fixation avec butoir caoutchouc et rosace pour tube 28mm pour P1000	11,15 €
47003	Collier de fixation avec butoir caoutchouc et rosace pour tube 32mm Eclair/Eyrem	11,15 €
47008	Collier de fixation avec rosace pour tube 28mm pour chasse Presto 1000	8,26 €
47004	Collier de fixation avec rosace pour tube 32mm pour chasse Eclair/Eyrem	8,26 €
	RACCORD	
10011	Raccord 2 pièces avec écrou G1"1/4 avec joint et douille lisse 32mm	8,72 €
10027	Raccord 2 pièces avec écrou G1"1/4 avec joint plat et douille filetée MG1"	15,64 €
10037	Raccord 2 pièces avec écrou G1"1/4 prisonnier, joint et douille femelle G1"	19,68 €
10400	Raccord de départ avec joint americain G1"1/4 pour tube 32 pour chasse directe	6,48 €
10600	Raccord de départ avec joint américain G 3/4" pour chasse directe Presto 1000	6,81 €
10000	Raccord écrou G1"1/4 avec joint pour tube 32mm diamètre extérieur	6,06 €
	ROBINET D'ARRÊT	
41010	Robinet d'arrêt droit G1" pour chasses directes Presto Eyrem, Eclair	66,90 €
41000	Robinet d'arrêt droit G1"1/4 pour chasses directes Presto Eyrem, Eclair	66,90 €
42520	Robinet d'arrêt équerre F G3/4" avec écrou prisonnier	37,88 €
42010	Robinet d'arrêt équerre G1" pour chasses directes Presto Eyrem, Eclair	66,90 €
42000	Robinet d'arrêt équerre G1"1/4 pour chasses directes Presto Eyrem, Eclair	66,90 €
42530	Robinet d'arrêt équerre M G1" FG3/4" pour chasses directes P1000 M	37,88 €
42531	Robinet de réglage de débit pour chasse directe mécanique apparente	60,00 €
	ROSACE	
40013	Rosace d'écartement pour chasse Presto Eclair, épaisseur 15mm et diamètre 85mm	11,79 €
40012	Rosace d'écartement pour chasse Presto Eclair, épaisseur 8mm et diamètre 73mm	9,95 €
40908	Rosace pour tube encastré diamètre 32 mm pour Presto Eclair/ Eclair XL/ Eyrem	6,95 €


■ Nouveau produit

47007



10011






41010




42520





40012







526000B | ROBINET SIMPLE SANS CONTACT PRESTO SLIM
527020B : DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT PRESTO SLIM
603950B : SECHE-MAINS SANS CONTACT PRESTO LINEA



ACCESSOIRES SANITAIRES

ACCESSOIRES POUR LAVABO

SÈCHE-MAINS SANS CONTACT LINEA 191
DISTRIBUTEUR DE SAVON SUR PLAGE LINEA.. 192
DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL LINEA 193
SÈCHE-MAINS SANS CONTACT 194
DISTRIBUTEUR DE SAVON SUR PLAGE..... 195
DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL 196
DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS..... 197
PORTE-SAVON 197
POUBELLE 197

ACCESSOIRES POUR WC

DISTRIBUTEUR DE PAPIER 199
PORTE-BALAYETTE 199

ACCESSOIRES POUR DOUCHE

TABLETTE 200
PORTE-SERVIETTE 200
PATÈRE..... 200
RIDEAU DE DOUCHE..... 201
TRINGLES..... 201
TENDEURS 201

DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT PRESTO SLIM





ACCESSOIRES SANITAIRES

- Doté d'un design affiné de 26 mm de diamètre, ce distributeur de savon se distingue par une esthétique épurée qui s'intègre facilement dans tout type d'espace.
- Le déclenchement sans contact par détection photoélectrique assure un niveau d'hygiène élevé et un confort d'utilisation optimal, convenant à tous les profils d'utilisateurs, y compris les personnes à mobilité réduite.
- La bouteille se déclipse facilement pour la recharge, et son large goulot offre un remplissage rapide, garantissant une maintenance facilitée au quotidien.

Ref.	Alimentation électrique	Finition	Prix
CLOISON			
52702	Secteur 230V/6V	Chromé	270,00 €
52702IB	Secteur 230V/6V	Inox brossé	370,00 €
52702NM	Secteur 230V/6V	Noir mat	295,00 €
52702OB	Secteur 230V/6V	Or brossé	370,00 €
SUR PLAGE			
52700	Secteur 230V/6V	Chromé	280,00 €
52700IB	Secteur 230V/6V	Inox brossé	380,00 €
52700NM	Secteur 230V/6V	Noir mat	305,00 €
52700OB	Secteur 230V/6V	Or brossé	380,00 €

■ Nouveau produit





















● Références disponibles 2ème trimestre 2026
● Références disponibles 3ème trimestre 2026

SÈCHE-MAINS LINEA SANS CONTACT



ACCESSOIRES SANITAIRES

- Une expérience utilisateur optimisée grâce à un séchage des mains en 10-15 secondes.
- Conçu pour consommer peu, il contribue à une utilisation plus économe en énergie.
- Un niveau sonore maîtrisé garantit un véritable confort acoustique.

Ref.	Alimentation électrique	Finition	Puissance	Vit. séchage	Vol. sonore	Prix
MURALE						
60364	Secteur	Blanc	1000 W	95 à 115 m/s	69 à 76,6 dB	334,20 €
60395	Secteur	Chromé	1000 W	95 à 115 m/s	69 à 76,6 dB	330,00 €
60395CB	Secteur	Cuivre brossé	1000 W	95 à 115 m/s	69 à 76,6 dB	375,00 €
60395IB	Secteur	Inox brossé	1000 W	95 à 115 m/s	69 à 76,6 dB	330,00 €
60395NM	Secteur	Noir mat	1000 W	95 à 115 m/s	69 à 76,6 dB	330,00 €
60395OB	Secteur	Or brossé	1000 W	95 à 115 m/s	69 à 76,6 dB	375,00 €


■ **Nouveau produit**
■ Egalement commandable en finition Noir Poli ou Rainbow à la demande, n'hesitez pas à nous contacter pour plus d'informations.




60364



60395




60395CB




60395IB



60395NM



60395OB



DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT LINEA

SUR PLAGE




ACCESSOIRES SANITAIRES

- Grâce à sa conception flexible, la compatibilité est assurée avec le savon mousse comme avec le savon liquide.
- Un confort d'utilisation garanti grâce à la délivrance de la juste dose de savon.
- La sécurité est renforcée grâce au blocage automatique de l'écoulement après quatre passages consécutifs non espacés, limitant ainsi les risques de vandalisme.

Ref.	Alimentation électrique	Volume	Installation	Finition	Prix
POUR SAVON LIQUIDE					
60386	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Chromé	300,00 €
60386CB	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Cuivre brossé	400,00 €
60386IB	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Inox brossé	400,00 €
60386NM	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Noir mat	325,00 €
60386OB	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Or brossé	400,00 €
POUR SAVON LIQUIDE ET MOUSSE					
60382	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Chromé	310,00 €
60382CB	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Cuivre brossé	410,00 €
60382IB	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Inox brossé	410,00 €
60382NM	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Noir mat	335,00 €
60382OB	Secteur 230V/6V	1 L	Sur plage	Or brossé	410,00 €

■ **Nouveau produit**


■ Egalement commandable en finition Noir Poli ou Rainbow à la demande, n'hesitez pas à nous contacter pour plus d'informations.





DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT LINEA


MURAL




ACCESSOIRES SANITAIRES


Ref.	Alimentation électrique	Volume	Installation	Finition	Prix
POUR SAVON LIQUIDE					
60380	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Chromé	299,88 €
60380CB	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Cuivre brossé	400,00 €
60380IB	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Inox brossé	400,00 €
60380NM	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Noir mat	325,00 €
60380OB	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Or brossé	400,00 €
POUR SAVON LIQUIDE ET MOUSSE					
60384	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Chromé	280,00 €
60384CB	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Cuivre brossé	380,00 €
60384IB	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Inox brossé	380,00 €
60384NM	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Noir mat	305,00 €
60384OB	Secteur 230V/6V	1 L	Cloison	Or brossé	380,00 €

■ **Nouveau produit**
■ Egalement commandable en finition Noir Poli ou Rainbow à la demande, n'hesitez pas à nous contacter pour plus d'informations.




60380
60384


60380CB
60384CB


60380IB
60384IB


60380NM
60384NM


60380OB
60384OB



SÈCHE-MAINS SANS CONTACT


ACCESSOIRES SANITAIRES

Ref.	Gamme	Alimentation électrique	Installation	Matière	Finition	Puissance	Vit. séchage	Vol. sonore	Prix
60361	H-Dry	Secteur	Sur plage	Inox	Gris satin	1000 W	84 à 101 m/s	68,5 à 70,5 dB	694,39 €
60362	E-Dry	Secteur	Murale	ABS	Blanc	1600 W	75 à 95 m/s	69,6 à 72,8 dB	1111,02 €
70637	S-DRY	Secteur	Murale	ABS	Blanc	1800 W	20,5 m/s	52 à 58 dB	216,16 €

■ **Produit en fin de stock**


60361






60362





70637







DISTRIBUTEUR DE SAVON MÉCANIQUE

SUR PLAGE

ACCESSOIRES SANITAIRES

Ref.	Descriptif	Matière	Finition	Prix
37601	Distributeur de savon mécanique sur plage pour P600, G1/2"	Laiton	Chromé	117,71 €
70633	Distributeur de savon mécanique sur plage	Inox	Chromé	88,27 €
	RÉSERVOIRS POUR PRESTO 500/600			
37921	Réservoir de savon 1,0 L avec clapets anti-retour pour distributeur P500/600	ABS		43,48 €
37930	Réservoir de savon 0,5 L avec clapets anti-retour pour distributeur P500/600	ABS		40,60 €
37960	Réservoir de savon 1,0 L sans clapets anti-retour pour distributeur P500/600	ABS		10,16 €

■ **IMPORTANT : n'employer que des savons liquides de type PUR COPRAH dilué à 4,5 %. Proscrire l'eau savonneuse et les détergents.**


■ **COMPATIBLE AVEC UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE SAVON LIQUIDE**

Réservoir centralisé
Le réservoir est placé au niveau le plus élevé de l'installation, la distribution se faisant par gravité.


Circuit sous pression>
Un ensemble électropompe avec réservoir permet d'alimenter en savon liquide tous les robinets d'une même installation.
NOTA : pour les installations centralisées, le volume des réservoirs est calculé en fonction du nombre de manoeuvres envisagées par jour et de l'autonomie du système (10 à 15 jours environ) ; à chaque manoeuvre, les doseurs PRESTO® délivrent environ 2 cm3 de savon.


37601





70633





DISTRIBUTEUR DE SAVON MÉCANIQUE ET SANS CONTACT


MURAL




ACCESSOIRES SANITAIRES

Ref.	Descriptif	Alimentation électrique	Matière	Finition	Prix
MÉCANIQUE					
37100	Distributeur de savon mécanique mural pour P500, G3/8"		Laiton	Chromé	88,27 €
60632	Distributeur de savon mécanique mural 0,8 l avec fenêtre de contrôle		Inox	Poli brillant	57,60 €
70632	Distributeur de savon mécanique mural 1,2 l avec fenêtre de contrôle		Inox	Brossé	65,23 €
SANS CONTACT					
60377	Distributeur de savon ou gel électronique mural 800 ml, piles	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x4)	Inox	Brossé	193,93 €
70630	Distributeur de savon électronique mural	Piles LR14 (C) 1.5V non fournies (x3)	ABS		173,95 €
RÉSERVOIRS POUR PRESTO 500/600					
37921	Réservoir de savon 1,0 L avec clapets anti-retour pour distributeur P500/600		ABS		43,48 €
37930	Réservoir de savon 0,5 L avec clapets anti-retour pour distributeur P500/600		ABS		40,60 €
37960	Réservoir de savon 1,0 L sans clapets anti-retour pour distributeur P500/600		ABS		10,16 €


37100




60632



70632



60377



70630





DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS PORTE-SAVON, POUBELLE


ACCESSOIRES SANITAIRES

Ref.	Descriptif	Prix
	DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS	
60560	Distributeur pour essuie-mains pliés en Z ou C en acier epoxy blanc	87,48 €
60559	Distributeur pour essuie-mains pliés en Z ou C en inox brossé	148,11 €
60558	Distributeur pour essuie-mains pliés en Z ou en C en abs blanc	58,29 €
	PORTE-SAVON	
91037	Porte gel douche mural en laiton chromé	54,18 €
60561	Porte savon applique chromé sans vis apparente	26,55 €
60353	Porte savon mural inox brossé sans vis apparente	38,81 €
	POUBELLE	
60563	Poubelle au sol à pédale 12L en inox poli brillant, Ø245mm, hauteur 386mm	97,63 €
60630	Poubelle au sol à pédale 5L en ABS blanc	29,30 €
60562	Poubelle au sol à pédale 5L en inox poli brillant, Ø208mm, hauteur 325mm	44,57 €
60628	Poubelle murale 7L en acier époxy blanc, hauteur 285mm	104,43 €
60629	Poubelle murale 7L en inox poli brillant, hauteur 285mm	116,15 €

■ Produit en fin de stock









526060B | ROBINET SIMPLE SANS CONTACT PRESTO SLIM
527020B | DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT PRESTO SLIM
603950B | SÈCHE-MAINS SANS CONTACT LINEA


DISTRIBUTEUR DE PAPIER
PORTE-BALAYETTE POUR CHASSE

ACCESSOIRES SANITAIRES

Ref.	Descriptif	Diam. Ext.	Diam. Int.	Prix
DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE				
60553	Distributeur en bobine inox brossé	< 270 mm	40 mm	110,37 €
60554	Distributeur en bobine inox brossé	< 350 mm	40 à 72 mm	138,31 €
60555	Distributeur en bobine abs noir	< 250 mm	71 mm	44,73 €
60556	Distributeur individuel inox poli brillant	< 105 mm		27,81 €
60557	Distributeur multi-rouleau (x3) en inox brossé			138,31 €
PORTE-BALAYETTE				
60550	Porte-balayette murale pour WC			81,38 €

60553









60554






60555






60556






60557






60550








TABLETTE, PORTE-SERVIETTES PATÈRE


ACCESSOIRES SANITAIRES

Ref.	Descriptif	Prix
	PATÈRE	
60355	Patère 1 tête inox brossé, fixation invisible	24,85 €
	PORTE-SERVIETTE	
60350	Rack porte serviette inox 625 mm	81,31 €
60351	Porte serviette simple inox 625 mm	45,30 €
60352	Porte serviette double inox 625 mm	58,20 €
60357	Tablette murale avec verre securite 500 mm	62,57 €


60351




60352




60350



60355



60357



RIDEAUX TRINGLES TENDEURS


ACCESSOIRES SANITAIRES









Ref.	Descriptif	Prix
RIDEAUX		
60585	Rideau de douche pvc blanc 180x90cm avec ourlet lesté et 6 anneaux plastique	10,53 €
60586	Rideau de douche pvc blanc 180x120cm avec ourlet lesté et 8 anneaux plastique.	11,60 €
60587	Rideau de douche pvc blanc 180x180cm avec ourlet lesté et 12 anneaux plastique.	13,68 €
60588	Rideau de douche pvc blanc 200x90cm avec bas coupé et 6 anneaux plastique.	9,93 €
60589	Rideau de douche pvc blanc 200x120cm avec bas coupé et 8 anneaux plastique.	10,98 €
60590	Rideau de douche pvc blanc 200x150cm avec bas coupé et 10 anneaux plastique.	12,04 €
60591	Rideau de douche pvc blanc 200x180 cm avec bas coupé et 12 anneaux plastique.	13,10 €
60592	12 anneaux métal pour rideau de douche	16,24 €
60593	12 anneaux en plastique blanc pour rideau douche	5,05 €
TENDEUR		
60624	Tendeur pour rideau de douche inox	35,40 €
60625	Tendeur pour rideau de douche inox blanc	37,81 €
TRINGLE		
60600	Tringle rideau de douche droite 80 à 140 cm inox	22,12 €
60601	Tringle rideau de douche droite 120 à 220cm inox	25,61 €
60602	Tringle rideau douche droite 80 à 140 cm alu	23,26 €
60603	Tringle rideau douche droite 120 à 240cm alu blanc	25,61 €
60614	Tringle rideau de douche d'angle 80 à 140 cm inox	46,67 €
60615	Tringle rideau douche d'angle 120 à 220 cm inox	50,17 €
60616	Tringle rideau douche d'angle 80 à 140cm alu blanc	41,97 €





60624

60625





88866 | PANNEAU DE DOUCHE PRESTOTEM 2 MASTERMIX
60331 | BARRE VERTICALE D'ANGLE
91042 | KIT DOUCHETTE
60471 | SUPPORT DE DOUCHETTE POUR BARRE
60420 | SIÈGE PMR
91037 | PORTE-GEL DOUCHE
60355 | PATÈRE INOX



ACCESSIBILITÉ PMR

GUIDE DE SÉLECTION 204
RÉGLEMENTATION 206
FINITION DES BARRES 208

BARRE PMR TOUTE APPLICATION
- BARRE DROITE 211
- BARRE D'APPUI 1ER PRIX 223

BARRE PMR WC
- BARRE COUDÉE 212
- BARRE RELEVABLE 213
- BARRE D'APPUI 1ER PRIX 223

BARRE PMR DOUCHE
- BARRE COUDÉE 214
- BARRE VERTICALE AVEC COULISSEAU 215
- BARRE EN "T" 216
- BARRE D'ANGLE 217
- BARRE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE 218
- BARRE D'APPUI 1ER PRIX 223

SIÈGE DE DOUCHE
- SIÈGE DE DOUCHE 220
- CHAISE ET BANC DE DOUCHE 221

GAMME 1ER PRIX
- SIÈGE DE DOUCHE 220
- CHAISE ET BANC DE DOUCHE 221
- BARRE D'APPUI 1ER PRIX 223

ACCESSOIRES CÉRAMIQUE
- LAVABO ERGONOMIQUE 224
- BÂTI-SUPPORT 225
- MIROIR 226

LAVE-BASSIN
- LAVE-BASSIN 227

GUIDE DE SÉLECTION

BARRES D'APPUIE TOUTE APPLICATION	INOX BROSSÉ	ALUMINIUM ABS GAINÉ ANTIBACTÉRIEN
BARRE DROITE P 211		
BARRES D'APPUIE WC	**INOX BROSSÉ**	**ALUMINIUM ABS GAINÉ ANTIBACTÉRIEN**
BARRE COUDÉE 135° P 212		
BARRE COUDÉE 90° P 212		


GAMME 1ER PRIX	
SIÈGE P 222	
TABOURET P 221	
BARRE COUDÉE P 223	

ACCESSOIRES	
SIÈGE DE DOUCHE P 220	
LAVABO ERGONOMIQUE P 224	
CÉRAMIQUE P 225	
MIROIR P 226	
LAVE-BASSIN P 227	

BARRES D'APPUIE DOUCHE	INOX BROSSÉ	ALUMINIUM ABS GAINÉ ANTIBACTÉRIEN
BARRE COUDÉE P 214		
BARRE AVEC COULISSEAU P 215		
BARRE EN "T" P 216		
BARRE D'ANGLE P 217		
BARRE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE P 218		

ZONES D'USAGE ET DIMENSIONS CONSEILLÉES

CABINET D'AISANCE (ERP EXISTANT OU NEUF) AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE AVANT LE 1/07/2017




LAVE-MAINS
Hauteur dessus: 850 mm

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 300 mm de profondeur, 600 mm de largeur, et 700 mm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.


COMMANDE OU CELLULE DE DECLENCHEMENT
Plus de 400 mm de tout angle rentrant de parois

CABINET D'AISANCE (ERP NEUF) AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE A PARTIR DU 1/07/2017



LAVE-MAINS
Hauteur dessus: 850 mm


OU



LAVE-MAINS
Hauteur dessus: 850 mm

Passage possible de 0.15 m sous le lave-mains

ÉTABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS COMPORTANT DES DOUCHES, DES CABINES D'ESSAYAGE, D'HABILLAGE OU DE DÉSHABILLAGE (ERP EXISTANT ET NEUF)




1. Hauteur d'assise comprise entre 450 et 500 mm du sol
2. Siphon de sol
3. Barre d'appui entre 700 et 800 mm du sol
4. Equipements accessibles en position "assis" : patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes.


Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 300 mm de profondeur, 600 mm de largeur, et 700 mm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant

ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS ERGONOMIE

Déficience visuelle | Déficience motrice | Déficience mentale ou psychique | Personnes âgées | Langue des signes


CÔTÉ LAVABO ACCESSIBILITÉ ET MAINTIEN






- Le choix de l'équipement doit permettre un usage complet en position assise.
- Préconisation PRESTO : le siphon sera de préférence déporté.


CÔTÉ DOUCHE TRANSFERT ET HAUTEURS





- Espace libre de tout obstacle (800 × 1 300 mm) près du siège de douche.
- Siphon de sol ou receveur extra-plat avec bonde plate.

CÔTÉ WC TRANSFERT ET RELÈVEMENT



- Étapes de transfert latéral d'une personne à mobilité réduite.
- L'espace à côté du WC doit être de 800 x 1300 mm afin de faciliter ce transfert.

FINITIONS DES BARRES D'APPUI ET DE MAINTIEN

Au sein de notre offre Accessibilité, nous déclinons 2 gammes de barres de maintien et d'appui.

4 FORMES
- Droite
- Coudée
- En angle
- Relevable

3 DIAMÈTRES
- 25 mm
- 32 mm
- 34 mm

4 FINITIONS
- Inox 304 brossé
- Aluminium gainé ABS antibactérien
- Inox 201 chromé
- Acier époxy blanc

GAMME PREMIUM | FINITIONS DES BARRES DROITES

INOX 304 BROSSÉ Ø 32

L'inox austénitique de désignation 304 est utile dans les environnements agressifs. Sa finition est satinée.


ASPECT BROSSÉ



ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN Ø 34

L'aluminium avec ses ions argent présente un fort pouvoir antibactérien sur une grande variété de bactéries et sur toute la durée de vie du produit.

ASPECT MAT



RÉSISTANCE À LA CORROSION	RÉSISTANCE AUX BACTÉRIES (H+ Hygien)
RÉSISTANCE AUX CHARGES LOURDES	TOUCHER CHAUD ADAPTÉ AUX PERSONNES SENSIBLES
FACILITÉ DE NETTOYAGE	RÉSISTANCE AUX CHARGES LOURDES
DESIGN	RÉSISTANCE À LA CORROSION







GAMME 1ER PRIX | FINITIONS DES BARRES DROITES

INOX 201 CHROMÉ Ø 25

L'inox chromé de désignation 201 est recommandé pour les environnements secs.

ASPECT BRILLANT




- DESIGN
- BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ADAPTÉ POUR TOUTE UTILISATION

ACIER ÉPOXY BLANC Ø 25

La finition époxy blanc permet d'avoir un rendu brillant, adapté à tout type d'environnement.

ASPECT BRILLANT



- DESIGN
- BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ADAPTÉ POUR TOUTE UTILISATION



14260 | KIT DE CHASSE DIRECTE SANS RÉSERVOIR P1000 XL TC
60107 | CUVETTE PMR
60529 | BARRE PMR COUDÉE 135°
60452 | BARRE PMR DROITE
60553 | DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE BOBINE 270MM
60554 | DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE BOBINE 350MM
60628 | POUBELLE MURALE
60550 | PORTE-BALAYETTE MURAL
60355 | PATÈRE INOX

BARRE DROITE





PMR


Ref.	Descriptif	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Hygièn +	Prix
ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN						
60451	Barre droite 300 mm aluminium ABS	Ø 34	300	2	✓	44,42 €
60452	Barre droite 400 mm aluminium ABS	Ø 34	400	2	✓	57,11 €
60468	Barre droite 500 mm aluminium ABS	Ø 34	500	2	✓	69,81 €
60453	Barre droite 600 mm aluminium ABS	Ø 34	600	2	✓	78,68 €
60454	Barre droite 900 mm aluminium ABS	Ø 34	900	3	✓	82,49 €
INOX 304 BROSSÉ						
60311	Barre droite 300 mm inox brossé	Ø 32	300	2		44,42 €
60313	Barre droite 400 mm inox brossé	Ø 32	400	2		57,11 €
60315	Barre droite 500 mm inox brossé	Ø 32	500	2		69,81 €
60317	Barre droite 600 mm inox brossé	Ø 32	600	2		78,68 €
60318	Barre droite 900 mm inox brossé	Ø 32	900	2		82,49 €

■ les barres droites peuvent s'installer à l'horizontale (barres de maintien) ou à l'oblique, à 135° (barre de relèvement)










BARRE COUDÉE




PMR

Ref.	Descriptif	Angle	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Hygièn +	Prix
ACIER EPOXY BLANC							
60529	Barre coudée 135° acier blanc	135°	Ø 32	400×400	3		86,28 €
ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN							
60581	Barre coudée 135° aluminium ABS	135°	Ø 34	400×400	3	✓	86,28 €
60715	Barre coudée 90° aluminium ABS	90°	Ø 34	300×300	2	✓	88,82 €
INOX 304 BROSSÉ							
60324	Barre coudée 135° inox brossé	135°	Ø 32	400×400	3		86,28 €
60325	Barre coudée 90° inox brossé	90°	Ø 32	300×300	2		88,82 €




















BARRE RELEVABLE





PMR


Ref.	Descriptif	Diam.	Dim. (mm)	Hygièn +	Porte-rouleau	Béquille	Prix
	ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN						
60773	Barre relevable 650 mm aluminium ABS	Ø 34	650	✓	✓	✓	263,96 €
60809	Barre relevable 650 mm aluminium ABS	Ø 34	650	✓			257,61 €
	INOX 304 BROSSÉ						
60326	Barre relevable 650 mm inox brossé	Ø 32	650				257,61 €
	INOX 304 EPOXY BLANC						
60799	Barre relevable 760 mm inox époxy blanc	Ø 35	760			✓	263,96 €
60776	Barre relevable 850 mm aluminium ABS	Ø 34	850	✓	✓	✓	285,83 €

■ **Nouveau produit**
■ Pour les références 60809, 60326 et 60799, le porte rouleau est disponible en option.


60326









60809






60799





60773





Produits complémentaires	
60469 - Porte-rouleau pour barre diamètre 32mm - gris anthracite abs	35,18 €
60470 - Porte-rouleau pour barre diamètre 34mm - abs blanc	35,18 €



60469




60470


BARRE COUDÉE



PMR

Ref.	Descriptif	Angle	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Hygièn +	Modèle	Prix
ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN								
60338	Barre coudée 90° aluminium ABS	90°	Ø 34	450×1150	3	✓	Gauche ou droit	177,66 €
60761	Barre coudée 90° aluminium ABS	90°	Ø 34	450×750	3	✓	Gauche ou droit	152,28 €
INOX 304 BROSSÉ								
60329	Barre coudée 90° inox brossé	90°	Ø 32	450x750	3		Gauche	152,28 €
60330	Barre coudée 90° inox brossé	90°	Ø 32	450×750	3		Droit	152,28 €
60336	Barre coudée 90° inox brossé	90°	Ø 32	450x1150	3		Gauche	177,66 €
60337	Barre coudée 90° inox brossé	90°	Ø 32	450×1150	3		Droit	177,66 €





Produits complémentaires	
60471 - Support de douchette coulisseau pour barre de diamètre 32 mm - satin	30,74 €
60461 - Support de douchette coulisseau pour barre de diamètre 34 mm - abs blanc	30,74 €

60471



60461




BARRE VERTICALE



PMR

Ref.	Descriptif	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Hygièn +	Coulisseau	Prix
	ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN						
60664	Barre verticale aluminium ABS	Ø 34	1100	2	✓	✓	121,83 €
	INOX 304 BROSSÉ						
60472	Barre verticale inox brossé	Ø 32	1100	2		✓	121,83 €





BARRE EN "T"



PMR

Ref.	Descriptif	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Hygièn +	Prix
	ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN					
60754	Barre de douche en T aluminium ABS	Ø 34	500×1150	3	✓	200,50 €
	INOX 304 BROSSÉ					
60333	Barre de douche en T inox brossé	Ø 32	500×1150	3		200,50 €






BARRE D'ANGLE



PMR

Ref.	Descriptif	Angle	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Hygièn +	Prix
	ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN						
60743	Barre d'angle aluminium ABS	90°	Ø 34	750×750	4	✓	164,99 €
	INOX 304 BROSSÉ						
60328	Barre d'angle inox brossé	90°	Ø 32	750×750	4		164,99 €





BARRE D'ANGLE

AVEC BARRE VERTICALE





PMR

Ref.	Descriptif	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Hygièn +	Modèle	Prix
	ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN						
60724	Barre de douche d'angle aluminium ABS	Ø 34	660x560x1150	4	✓	Gauche ou droit	215,72 €
	INOX 304 BROSSÉ						
60331	Barre de douche d'angle inox brossé	Ø 32	660x560x1150	4		Gauche	215,72 €
60332	Barre de douche d'angle inox brossé	Ø 32	660x560x1150	4		Droit	215,72 €


■ Produit en fin de stock


60332






60724







BARRE D'ANGLE


AVEC BARRE VERTICALE



PMR

Ref.	Descriptif	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Hygièn +	Modèle	Prix
	ALUMINIUM GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN						
60736	Barre de douche d'angle aluminium ABS	Ø 34	750x750x1150	5	✓	Gauche ou droit	232,22 €
	INOX 304 BROSSÉ						
60334	Barre de douche d'angle inox brossé	Ø 32	750x750x1150	5		Gauche	232,22 €
60335	Barre de douche d'angle inox brossé	Ø 32	750x750x1150	5		Droit	232,22 €

■ Produit en fin de stock



SIÈGE DE DOUCHE




PMR


Ref.	Descriptif	Finition	Dim. (mm)	Hygièn +	Dosseret	Prix
60420	Siège de douche accrochable pour barres	Aluminium Gainé Nylon	400x515x450	✓	✓	440,32 €
60479	Dosseret pour siège de douche	Polypropylène Antibactérien	420x350			99,81 €
60480	Siège relevable avec pieds ajustables	Polypropylène Antibactérien	420×420x390-500			200,44 €
60815	Siège de douche relevable	Polypropylène Antibactérien	420x440			173,66 €

- Le siège de douche 60420 peut être fixé sur des barres de diamètre 32 mm ou 34 mm.
- Le dosseret 60479 est compatible avec les sièges de douche 60480 et 60815.


60420




60479



60480



60815



CHAISE ET BANC



PMR


• Des pieds réglables en hauteur permettent d'adapter parfaitement la position du siège à chaque utilisateur pour un confort optimisé.
• Assise sûre et stable grâce à une surface en ABS antiglisse et à des patins antidérapants, permettant de réduire les risques de glissade.

Ref.	Descriptif	Dim. (mm)	Hygièn +	Nb. de hauteurs réglables	Prix
60647	Banc de douche en ABS	505x310	✓	7	78,65 €
60648	Banc de douche en ABS avec dosseret	500×300	✓	5	85,48 €

60647




Hygien



60648



Hygien





SIÈGE ET TABOURET DE DOUCHE ET DE BAIN


PMR

- Relevables et économiques, offrant une solution pratique pour sécuriser l'utilisateur tout en libérant l'espace lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Avec une béquille, garantissant une assise stable pour l'utilisateur et une installation murale renforcée et sécurisée.

Ref.	Descriptif	Dim. (mm)	Béquille	Nb. de hauteurs réglables	Prix
60582	Siège de douche relevable en ABS	350×340			133,54 €
60584	Siège de douche relevable en ABS	440×395	✓		154,42 €
60646	Tabouret de douche en ABS	355/530×335Ø320		8	67,93 €


60582






60584





60646





BARRE D'APPUI



PMR


• Des barres de premier prix avec fixations invisibles, offrant un rendu plus design.


Ref.	Descriptif	Angle	Diam.	Dim. (mm)	Nb points de fixation	Prix
ACIER EPOXY BLANC						
60340	Barre droite en acier époxy (sans vis)		Ø 25	300	2	17,76 €
60341	Barre droite en acier époxy (sans vis)		Ø 25	400	2	21,57 €
60342	Barre droite en acier époxy (sans vis)		Ø 25	500	2	24,11 €
60343	Barre droite en acier époxy (sans vis)		Ø 25	600	2	26,65 €
60344	Barre coudée en acier époxy (sans vis)	135°	Ø 25	220×220	2	29,19 €
60345	Barre coudée en acier époxy (sans vis)	135°	Ø 25	400×400	2	41,87 €
INOX 201 CHROMÉ						
60575	Barre droite 300 mm en inox (sans vis)		Ø 25	300	2	17,76 €
60576	Barre droite 400 mm en inox (sans vis)		Ø 25	400	2	21,57 €
60577	Barre droite 500 mm en inox (sans vis)		Ø 25	500	2	24,11 €
60578	Barre droite 600 mm en inox (sans vis)		Ø 25	600	2	26,65 €
60579	Barre coudée en inox (sans vis)	135°	Ø 25	220×220	2	29,19 €
60580	Barre coudée 135° en inox (sans vis)	135°	Ø 25	400×400	2	41,87 €











LAVABO ERGONOMIQUE



PMR


• Grâce à sa forme concave, ce lavabo ergonomique offre un accès facilité et confortable pour les personnes en fauteuil roulant.

Ref.	Descriptif	Racc.	Prix
60001	Kit lavabo ergonomique avec bonde et siphon déporté		401,40 €
60009	Siphon et bonde pour lavabo PMR fixe	F G 1" 1/4	76,12 €

60001








60009





BÂTI-SUPPORT

- Adapté aux galeries ou parois résistantes au feu
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement manuel souple
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Economies d'eau garanties par un double volume ajustable indépendamment
- Evacuation garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant
- Solution sans réservoir limitant la dégradation des pièces et la prolifération bactérienne dans l'eau stagnante
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Ref.	Descriptif	Prix
18508	Bâti-support chasse P1000 XL DVA pour paroi coupe feu, plaque de commande co31	641,12 €
60107	Cuvette suspendue longue NF pour chasse, longueur 700 mm	366,91 €



■ **Produit en fin de stock**

■ **AVANTAGES**

- Plaque de commande et tube d'alimentation de la cuvette conformes aux règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui précise qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 mm, sous réserve que le trou ne soit pas plus grand que le diamètre du conduit ou des capillaires traversant la paroi.

■ **En cas d'intégration dans une cloison résistante au feu, le bâti-support est muni d'un manchon, d'une pipe et d'un renfort, le tout en NF Me (PVC B-s3, d0).** Dans le cadre d'une installation appropriée, il permet d'être conforme aux règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les diamètres inférieurs ou égaux à 125 mm. Se référer à la notice pour les schémas d'intégration détaillés.

■ **ATTENTION EN CAS D'INTÉGRATION DANS UNE CLOISON RÉSISTANTE AU FEU**

Le produit vendu par PRESTO est conforme dans les cas suivants:


- Cas 1 : traversée d'une paroi verticale non résistante au feu en ERP;
- Cas 2 : traversée d'une paroi verticale résistante au feu en ERP, sous conditions de mise en oeuvre indiquées dans la notice et les schémas d'intégration détaillés;

Cette configuration est valable pour une épaisseur de la cloison maximum de 56 mm (équivalent 2 BA13 + carrelage par exemple).


- Accès par l'arrière obligatoire pour la maintenance.


60107





18508





ACCESSIBILITÉ PMR

MIROIR





PMR

- L'inclinaison permet de fixer le miroir à la hauteur souhaitée.
- Flexibilité de pose tout en respectant les critères de la loi Handicap 2005.

Ref.	Descriptif	Prix
60427	Miroir inclinable en aluminium gainé nylon, murale, 582x667 mm	376,94 €







LAVE-BASSIN

APPARENT



Ref.	Descriptif	Débit	Temporisation	Racc.	Finition	Prix
DOUCHETTE POUR LAVE-BASSIN						
39204	Douchette à manette 45° avec flexible pour lave-bassin			G 1/2"	Blanc	99,86 €
39205	Douchette à manette 120° avec flexible pour lave-bassin			G 1/2"	Blanc	103,46 €
39207	Douchette à bouton-poussoir 90° avec flexible pour lave-bassin			G 1/2"	Chromé	60,66 €
LAVE-BASSIN NON TEMPORISÉS						
39209	Lave-bassin avec robinet à clapet et douchette à manette 45°	9 l/min		M G 1/2"	Epoxy Blanc	164,11 €
39210	Lave-bassin avec robinet à clapet et douchette à manette 120°	9 l/min		M G 1/2"	Epoxy Blanc	164,11 €
39213	Lave-bassin avec robinet à clapet et douchette à bouton-poussoir 90°	9 l/min		M G 1/2"	Epoxy Blanc	135,56 €



39204



39205



39207



39209



39210



39213

Produits complémentaires	
90636 - Crochet support douchette à bouton-poussoir pour lave-bassin	9,85 €
90641 - Douchette lave-bassin 120°	83,88 €
90640 - Douchette lave-bassin 45°	83,88 €
90642 - Douchette lave-bassin 90° à bouton-poussoir	44,62 €
29008 - Minitherm régulateur thermostatique monoposte arrivées en ligne F3/8"	96,76 €
90613 - Presto 12A avec disconnecteur G1/2'	117,78 €
90639 - Support douchette à manette 45° et 120° pour lave-bassin	8,94 €

KIT LAVE-BASSIN CONFORT

Ajoutez un régulateur thermostatique mini avec votre robinetterie de lave-bassin pour plus de confort !



29008 + 90613 + 39207



70832 | PRESTO CHEF® SPÉCIAL BAR



ROBINETTERIE PROFESSIONNELLE

ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

PRESTO CHEF® 234

ROBINETTERIE SANS CONTACT

PRESTO 5750 242
PRESTO SENSAO® 6000 243
PRESTO VOLTA® 244

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

COMMANDE AU PIED ET FÉMORALE 245


ROBINETTERIE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

COMBINÉ DE DOUCHE 247
DOUCHE 248
LAVE-YEUX 249

PRESTO CHEF

NOUVELLE GAMME DE ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

MITIGEUR MONOCOMMANDE SUR PLAGE AVEC DOUCHETTE ET BEC DE REMPLISSAGE



Guidage optimal :
grâce au ressort en inox.

Souplesse :
Flexible recouvert d'une gaine pour éviter les rétentions d'impuretés. Résistant aux sollicitations intensives.

Fonction "Blocage"
Maintien la commande en action

Douchette "safetouch :
Surface de préhension limitant les risques de brûlure.

Douchette 2 jets :
rinçage et décrassage

Flexibilité :
tige murale réglable en hauteur et profondeur, selon les besoins du client.

Débit adaptés :
- Douchette 12L/min
- Bec de remplissage : 20L/ min.

Remplissage rapide de cuve :
Robinet tête céramique 1/4 de tour.

Usage intensif :
bec orientable à intérieur lisse, épaisseur 1,5 mm. Diamètre 22 mm

Résistance optimisée :
Liaison corps/ colonne renforcée. Colonne lisse, épaisseur 3 mm.

Ergonomie :
Prise en main aisée des commandes.

POUR QUELS PUBLICS

Presto Chef® est conçu pour les cuisines professionnelles, où une exigence de fort débit & d'efficacité de rinçage est demandée, associée à une hygiène irréprochable et un rythme effréné :

- Cuisines de restaurants
- Grandes cuisines gastronomiques
- Cuisines centrales





ROBINETTERIE DE PRÉLAVAGE


70818


70820


70828


70826


70830

Format "MINI" adapté aux espaces restreints


70831

Existe en version sans bec de remplissage

ROBINETTERIE CLASSIQUE


70802


70800

Spécial "BAR"


70832


70834


70806


70808

BÉNÉFICES +

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ :
conçue pour une utilisation intensive, résiste aux coups de louche et autres manipulations.

EFFICACITÉ : débits adaptés aux exigences des cuisines professionnelles.
Douchette ergonomique avec jet réglable : pluie ou concentré.

MAINTENANCE AISÉE : pour les mélangeurs, présence d'une fente sous les pastilles rouge/bleue permettant le passage d'un tournevis.
Disponibilité de toutes les pièces d'usure sur www.prestodatashare.com.

GUIDE DE SÉLECTION

COLONNE PRESTO CHEF®	MÉLANGEUR SUR PLAGE	MITIGEUR SUR PLAGE
"MINI" COLONNE MONOTROU SUR PLAGE	 P 234	 P 234
COLONNE MONOTROU SUR PLAGE	 P 235	 P 237
COLONNE 2 TROUS SUR PLAGE	 P 236	 P 238

ROBINET PRESTO CHEF®	MÉLANGEUR SUR PLAGE	MITIGEUR SUR PLAGE	MÉLANGER MURAL
ROBINET MONOTROU PRESTO CHEF®	 P 240	 P 241	
ROBINET 2 TROUS PRESTO CHEF®	 P 240		 P 240

ROBINET APPARENT À DÉTECTION	SIMPLE SUR PLAGE	MITIGEUR SUR PLAGE
PRESTO 5750 P 242		
PRESTO SENSAO® 6000 P 243		
PRESTO VOLTA® P 244		

ROBINET TEMPORISÉ MÉCANIQUE APPARENT SANS CONTACT	
COMMANDE AU PIED P 245	
COMMANDE FÉMORALE P 245	



Version "MINI"

PRESTO CHEF®


"MINI" COLONNE MONOTROU SUR PLAGE

ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE


- Adaptation aux petits espaces avec étagères murales grâce à sa petite hauteur.
- Confort assuré par le brise-jet évitant les projections d'eau latérales.
- Douchette ergonomique 2 jets réglables régulée à 12l/min avec surface limitant les risques de brûlures.
- Efficacité opérationnelle grâce aux débits optimisés pour les cuisines professionnelles.
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/colonne et des matériaux résistant à un usage intensif.
- Hygiène optimale avec une conception anti-niches bactériennes et bec de remplissage à intérieur lisse.
- Prévention des troubles musculo-squelettiques avec volants ergonomiques ¼ de tour.

Ref.	Robinet	Débit	Racc.	Cartouche	Prix
70830	Mélangeur	26 l/min	G 1/2"	Tête céramique	584,78 €
70831	Mitigeur	26 l/min	G 1/2"	Cartouche céramique	590,34 €









PRESTO CHEF®

COLONNE MONOTROU SUR PLAGE




ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE

- Adaptabilité du produit avec un support mural réglable
- Confort assuré par le brise-jet évitant les projections d'eau latérales
- Douchette ergonomique 2 jets réglables régulée à 12l/min avec surface limitant les risques de brûlures
- Efficacité opérationnelle grâce aux débits optimisés pour les cuisines professionnelles.
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/colonne et des matériaux résistant à un usage intensif.
- Hygiène optimale avec une conception anti-niches bactériennes et bec de remplissage à intérieur lisse
- Prévention des troubles musculo-squelettiques avec volants ergonomiques ¼ de tour

Ref.	Robinet	Débit	Racc.	Saillie	Cartouche	Prix
70812	Mélangeur	12 l/min	G 1/2"		Tête céramique	514,60 €
70820	Mélangeur	26 l/min	G 1/2"	290 mm	Tête céramique	637,40 €
70824	Mélangeur	26 l/min	G 1/2"	340 mm	Tête céramique	660,79 €








PRESTO CHEF®


COLONNE 2 TROUS SUR PLAGE

ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE

- Adaptabilité du produit avec un support mural réglable
- Confort assuré par le brise-jet évitant les projections d'eau latérales
- Douchette ergonomique 2 jets réglables régulée à 12l/min avec surface limitant les risques de brûlures
- Efficacité opérationnelle grâce aux débits optimisés pour les cuisines professionnelles.
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/colonne et des matériaux résistant à un usage intensif.
- Hygiène optimale avec une conception anti-niches bactériennes et bec de remplissage à intérieur lisse
- Prévention des troubles musculo-squelettiques avec volants ergonomiques ¼ de tour

Ref.	Robinet	Débit	Racc.	Cartouche	Prix
70816	Mélangeur	12 l/min	G 1/2"	Tête céramique	555,54 €
70828	Mélangeur	37 l/min	G 1/2"	Tête céramique	672,50 €












PRESTO CHEF®


COLONNE MONOTROU SUR PLAGE

ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE

- Adaptabilité du produit avec un support mural réglable
- Confort assuré par le brise-jet évitant les projections d'eau latérales
- Douchette ergonomique 2 jets réglables régulée à 12l/min avec surface limitant les risques de brûlures
- Efficacité opérationnelle grâce aux débits optimisés pour les cuisines professionnelles.
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/colonne et des matériaux résistant à un usage intensif.
- Hygiène optimale avec une conception anti-niches bactériennes et bec de remplissage à intérieur lisse
- Prévention des troubles musculo-squelettiques avec volants ergonomiques ¼ de tour

Ref.	Robinet	Débit	Racc.	Saillie	Cartouche	Prix
70810	Mitigeur	12 l/min	G 1/2"		Cartouche céramique	619,86 €
70818	Mitigeur	20 l/min	G 1/2"	290 mm	Cartouche céramique	754,36 €
70822	Mitigeur	20 l/min	G 1/2"	340 mm	Cartouche céramique	777,74 €







PRESTO CHEF®


COLONNE 2 TROUS MURALE


ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE

- Adaptabilité du produit avec un support mural réglable
- Confort assuré par le brise-jet évitant les projections d'eau latérales
- Douchette ergonomique 2 jets réglables régulée à 12l/min avec surface limitant les risques de brûlures
- Efficacité opérationnelle grâce aux débits optimisés pour les cuisines professionnelles.
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/colonne et des matériaux résistant à un usage intensif.
- Hygiène optimale avec une conception anti-niches bactériennes et bec de remplissage à intérieur lisse
- Prévention des troubles musculo-squelettiques avec volants ergonomiques ¼ de tour

Ref.	Robinet	Débit	Racc.	Cartouche	Prix
70814	Mélangeur	12 l/min	M G 1/2"	Tête céramique	502,91 €
70826	Mélangeur	37 l/min	M G 1/2"	Tête céramique	619,86 €









PRESTO CHEF®


DOUCHETTE


ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE

- Design ergonomique pour une meilleur prise en main
- Fonction double-jets : jet concentré pour décoller, jet de mouillage pour rincer
- Limitation des troubles musculo-squelettiques avec crochet de blocage permettant l'écoulement continu
- Préhension avec gants mouillés facilitée par surface avec toucher grenaillé non-glissante
- Résistance aux coups avec embout anti-choc en polymère technique
- Sécurité anti-brûlure avec matériau d'isolation.

Ref.	Descriptif	Débit	Racc.	Prix
70838	Douchette pour robinet de grande cuisine professionnelle Presto Chef	12 l/min	G 1/2"	98,79 €







Produits complémentaires

91157 - Sachet flexible douchette 1m G1/2" avec écrou tournant femelle 52,72 €




PRESTO CHEF®


MÉLANGEUR

ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE


- Confort assuré par le brise-jet évitant les projections d'eau latérales
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/colonne et des matériaux résistant à un usage intensif.
- Hygiène optimale avec une conception anti-niches bactériennes et bec de remplissage à intérieur lisse
- Installation facilitée grâce à une réhausse en option
- Prévention des troubles musculo-squelettiques avec volants ergonomiques ¼ de tour
- Utilisation facilitée avec bec haut orientable


Ref.	Robinet	Débit	Racc.	Installation	Saillie	Bec	Prix
70806	Mélangeur	81 l/min	M G 1/2"	Murale	300 mm	Par dessous	251,45 €
70842	Mélangeur	81 l/min	M G 1/2"	Murale	200 mm	Par dessous	239,75 €
70804	Mélangeur	81 l/min	M G 1/2"	Murale	250 mm	Par-dessus	274,85 €
70840	Mélangeur	81 l/min	M G 1/2"	Murale	200 mm	Par-dessus	263,15 €
70802	Mélangeur	37 l/min	G 1/2"	Sur plage	250 mm	Par-dessus	269,00 €
70808	Mélangeur	81 l/min	G 1/2"	Sur plage	308 mm	Par-dessus	292,38 €





















Produits complémentaires

70836 - Réhausse pour robinet de cuisine Presto Chef 91,88 €



PRESTO CHEF®

MITIGEUR MONOTROU SUR PLAGE


ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE

- Confort assuré par le brise-jet évitant les projections d'eau latérales
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/colonne et des matériaux résistant à un usage intensif.
- Hygiène optimale avec une conception anti-niches bactériennes et bec de remplissage à intérieur lisse
- Installation facilitée grâce à une réhausse en option
- Utilisation facilitée avec bec haut orientable

Ref.	Robinet	Débit	Racc.	Cartouche	Prix
70800	Mitigeur	25 l/min	G 1/2"	Cartouche céramique	280,69 €
70832	Mitigeur	25 l/min	G 1/2"	Cartouche céramique	280,69 €
70834	Mitigeur	25 l/min	G 1/2"	Cartouche céramique	280,69 €

70800






70832


SPÉCIAL BAR





70834






Produits complémentaires

70836 - Réhausse pour robinet de cuisine Presto Chef 91,88 €

7,7/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

55132



PRESTO 5750


SUR PLAGE


ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Bec lisse sans rétention d'eau ni de bactérie
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 72h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Versions becs hauts permettent l'utilisation d'une cartouche de désinfection (protocole hospitalier de lavage des mains)
- Versions start/stop sont équipées d'une cellule sur le côté pour déclencher la temporisation sans risque d'interruption


Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.	Embase	Start/Stop	Prix
BEC HAUT									
55132	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min		F G 3/8"	✓	Tournante		807,25 €
55133	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min		F G 3/8"	✓	Fixe		739,99 €
55137	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min		F G 3/8"	✓	Tournante		807,25 €
55138	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min		F G 3/8"	✓	Fixe		739,99 €
BEC STANDARD									
55130	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min		F G 3/8"	✓	Tournante		672,70 €
55131	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min		F G 3/8"	✓	Fixe		605,44 €
55135	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min		F G 3/8"	✓	Tournante		672,70 €
55136	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min		F G 3/8"	✓	Fixe		605,44 €
BEC HAUT (START / STOP)									
55134	Mitigeur	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min	30 sec	F G 3/8"	✓	Fixe	✓	807,25 €
55139	Mitigeur	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min	30 sec	F G 3/8"	✓	Fixe	✓	807,25 €

■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt











FONCTIONNEMENT D'UN MITIGEUR START/STOP

- Mitigeur avec fonction start/stop par présentation de la main sur le côté gauche de l'appareil.
- Système de mélange par manette latérale.
- Flexibles PEX pour tenue à la désinfection chlorée chaude.

Produits complémentaires

60001 - Kit lavabo ergonomique avec bonde et siphon déporté 401,40 €

7,1/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
55451




SENSAO® 6000


SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.

Ref.	Robinet	Alimentation électrique	Débit	Racc.	Prix
55450	Monofluide	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min	M G 1/2"	445,74 €
55451	Monofluide	Pile lithium 6V CRP2 externe	8 l/min	M G 1/2"	445,74 €





Produits complémentaires

91145 - Boitier Prestocom pour paramétrage des robinets électroniques Presto 183,37 €

8,9/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

55160



VOLTA®

SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Facile à installer
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
- Les mitigeurs sans manette permettent un réglage de T°C adapté par le gestionnaire sans que l'utilisateur ne puisse toucher la manette.


Ref.	Alimentation électrique	Débit	Racc.	R.A.	Adapté Santé	Prix
MONOFLUIDE						
55251	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	✓		377,10 €
55060	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		377,10 €
55083	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"			359,62 €
55050	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓		377,10 €
55081	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"			359,62 €
MITIGEUR						
55252	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	1,9 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55160	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55216	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"			426,90 €
55162	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	8 l/min	F G 3/8"	✓	✓	444,37 €
55150	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55211	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"			426,90 €
55152	Secteur 230 V AC avec transformateur	8 l/min	F G 3/8"	✓	✓	444,37 €
MITIGEUR SANS MANETTE						
55163	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55218	Pile lithium 6V CRP2 intégrée	3 l/min	F G 3/8"			426,90 €
55151	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"	✓		444,37 €
55213	Secteur 230 V AC avec transformateur	3 l/min	F G 3/8"			426,90 €









■ **R.A. :** Robinet(s) d'arrêt
■ **PRESTOGREEN :** les valeurs en vert indiquent les produits garantissant une économie d'eau optimale.
■ Les versions santé sont équipées d'un brise-jet étoile et d'un rinçage automatique







9,1/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
23644



COMMANDE
AU PIED ET FÉMORALE


ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE




Ref.	Descriptif	Robinet	Débit	Temporisation	Racc.	Installation	NF	Prix
COMMANDES AU PIED								
23614	P520 commande au pied monopédale	Monofluide	6 l/min	4 sec (± 1 sec)	M G 1/2"	Au sol	NF	139,20 €
23644	P530 commande au pied double pédale	Monofluide	6 l/min	4 sec (± 1 sec)	M G 1/2"	Au sol	NF	198,85 €
COMMANDES FÉMORALES								
31646	P712 commande fémorale 560mm	Monofluide	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent		121,33 €
31683	P712 commande fémorale 390mm	Monofluide	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent	NF	110,30 €
31919	P712 commande fémorale 490mm	Monofluide	6 l/min	15 sec (± 5 sec)	M G 1/2"	Apparent		117,17 €





■ NF : Produits certifiés NF.




23614












31919



23644






31683

Produits complémentaires

90524 - Butée de sol longue pour installation murale pour P520/530 2,78 €

GUIDE DE SÉLECTION

ROBINET DE SÉCURITÉ	ALIMENTATION PLAFOND	ALIMENTATION MURALE	ALIMENTATION ENCASTRÉE	ALIMENTATION APPARENTE	ALIMENTATION SUR PLAGE
DOUCHE DE SÉCURITÉ	 P 248	 P 248		 P 248	
LAVE-YEUX		 P 249	 P 249		 P 249
COMBINÉ DOUCHE DE SÉCURITÉ ET LAVE-YEUX P 247					




COMBINÉ DE DOUCHE

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

- Bol de recueillement en acier inoxidable avec sortie
- **Certifié aux normes européenne EN 15154-1&2 et américaine ANSI Z 358.1-2004**
- Débit 26 l/min pour le lave-yeux
- Débit 75 l/min pour la douche
- Lave-yeux avec régulateur de débit intégré
- Résistance aux produits chimiques

Ref.	Descriptif	Débit	Prix
85671	Combiné douche et lave yeux de sécurité sur pied	26 l/min 75 l/min	1674,90 €





■ **EXTRAITS DE LA NORME EUROPÉENNE EN 15154-1&2**

Douche de sécurité :

- La zone d'efficacité de la distribution d'eau, à une distance de 700 mm sous la pomme de douche, doit suivre le schéma suivant : 95 % de l'eau délivrée doit se trouver dans un cercle de 800 mm de diamètre ; 50 % (± 10 %) de l'eau doit tomber dans un rayon de 400 mm de diamètre.
- Lorsqu'aucune réglementation locale ou nationale ne s'applique, le débit de l'eau doit être constant et de 60 l/min au minimum. – La douche doit pouvoir fournir de l'eau pendant une durée minimale de 15 minutes.
– La vélocité de l'eau doit être suffisamment faible afin de ne pas blesser l'utilisateur.
– La hauteur sous la tête de douche doit se trouver à une distance de 2 200 ± 100 mm par rapport au niveau du sol.
– Le robinet d'ouverture en alimentation d'eau ne doit pas se refermer automatiquement.
– Le fabricant doit fournir le matériel avec une notice d'installation, de fonctionnement et de maintenance.
– La douche doit être fournie avec une signalétique normalisée.


Lave-yeux :


- Le débit de l'eau doit être constant et de 6 l/min au minimum. La valve devrait être opérationnelle en 1 seconde.
- Le laveur d'yeux doit pouvoir fournir de l'eau pendant une durée minimale de 15 minutes.
- La vélocité de l'eau doit être suffisamment faible afin de ne pas blesser l'utilisateur.
- La hauteur de l'eau jaillissant des gicleurs doit être comprise entre 100 et 300 mm.
- Les gicleurs doivent se trouver à une distance de 1000 mm (± 200 mm) par rapport au niveau du sol.

EXTRAITS DE LA NORME AMÉRICAINE ANSI Z 358.1 – 2004

Spécifications :

– La douche de sécurité et le lave-yeux doivent être installés au plus près du danger potentiel.
– Elle doit être actionnable en un maximum de 10 s, ce qui correspond au temps nécessaire pour parcourir une distance de 10 à 15 m.
– Le lave-yeux doit délivrer au moins 11,4 l/min pendant au moins 15 minutes.
– La poignée doit se trouver à une hauteur maximum de 175,3 cm.
– Le robinet doit passer de la position fermée à la position ouverte en moins de 1 s.
– La douche de sécurité doit délivrer un débit de minimum 75,7 l/min pendant au moins 15 minutes.
– Le diamètre du jet doit être au minimum de 50,8 cm. Cette mesure doit être obtenue à 152,4 cm du sol.
– La pomme de douche doit être installée à une hauteur comprise entre 208,3 et 243,8 cm.
– Les jets du lave-yeux doivent se situer entre 83,8 et 114,3 cm.
– La douche doit être actionnée au moins une fois par semaine.
– L'eau délivrée doit être tiède (entre 15 et 25 °C).








DOUCHE DE SÉCURITÉ


ROBINETTERIE INDUSTRIELLE


- Avec auto-vidage
- **Certifié aux normes européenne EN 15154-1&2 et américaine ANSI Z 358.1-2004**
- Pomme de douche sans rétention d'eau
- Résistance aux produits chimiques
- Robustesse et efficacité de déclenchement avec un écoulement immédiat


Ref.	Racc.	Installation	Prix
85753	M G 1/2"	Plafond	620,34 €
85754	M G 1/2"	Murale	620,34 €
85755	F G 3/4"	Apparent	620,34 €
85761	F G 3/4"	Murale	744,40 €
86203	F G 3/4"	Apparent	682,37 €


■ **Produit en fin de stock**











LAVE-YEUX




ROBINETTERIE INDUSTRIELLE


- Certifié aux normes européenne EN 15154-1&2 et américaine ANSI Z 358.1-2004
- Lave-yeux avec régulateur de débit intégré
- Résistance aux produits chimiques

Ref.	Débit	Racc.	Installation	Nbr. de jets	Commande	Prix
85767	14 l/min	M G 1/2"	Murale	1	Gâchette	434,23 €
86202	14 l/min	M G 1/2"	Murale	2	Gâchette	496,26 €
85768	14 l/min	M G 1/2"	Sur plage	1	Gâchette	372,20 €
85763	14 l/min	F G 1/2"	Murale	2	Manette	310,17 €
85765	26 l/min	M G 1/2"	Murale	2	Plaque poussoir	1054,57 €


85763




85765




85767



85768



86202







RÉNOVATION ILLICO

TÊTE UNIVERSELLE 252
TÊTE SPÉCIALE 253
BEC UNIVERSEL 254
AÉRATEUR, LIMITEUR DE DÉBIT 255
RACCORD SANITAIRE 256
COLONNETTE 261
ROSACE, CACHE-TROU 261
MÉLANGEUR DE RÉNOVATION 262
ROBINET SIMPLE DE RÉNOVATION 264
MITIGEUR MONOCOMMANDE DE RÉNOVATION 265
FLEXIBLE, ROBINET D'ARRÊT 266
MANCHON DE RÉPARATION 267
SIPHON ET ROBINET 268

TÊTE UNIVERSELLE

ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
	ACCESSOIRES	
70011	Adaptateur pour croisillon 8x20 - 13x20 (x5)	3,36 €
70013	Croisillon à clipser pour tête DIN à boule en métal chromé	8,57 €
	TÊTE UNIVERSELLE À CLAPET COMPLÈTE	
70001	Tête universelle à clapet complète ø M 1/2	13,45 €
70002	Tête universelle à clapet complète ø M 17/150	13,45 €
70003	Tête universelle à clapet complète ø M 18/150	13,45 €
70004	Tête universelle à clapet complète ø M 19/150	13,45 €
70005	Tête universelle à clapet complète ø M 20/150	13,53 €
70006	Tête universelle à clapet complète ø M 21/150	13,45 €
70007	Tête universelle à clapet complète ø M 22/150	16,60 €
70008	Tête universelle à clapet complète ø M 23/150	16,58 €
70000	Tête universelle à clapet complète ø M 3/8	13,45 €
	TÊTE UNIVERSELLE À CLAPET NUE	
70009	Tête universelle à clapet DIN nue, ø M 1/2	6,15 €
	TÊTE UNIVERSELLE À DISQUE CÉRAMIQUE	
70010	Tête universelle à disque céramique DIN ø M 1/2, 1/2 tour, nue	21,12 €
70032	Tête universelle à disque céramique DIN ø M 1/2, 1/2 tour, avec croisillon	29,67 €


■ Les croisillons réf. 70013, 70031 et l'adaptateur réf. 70011 ne s'adaptent pas sur les têtes universelles à clapet réf. 70000 à 70008.















TÊTE SPÉCIALE


ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
	TÊTE SPÉCIALE À CLAPET	
70019	Tête spéciale à clapet Jacob Delafon M21/150, monotrou "Champagne"	30,17 €
70023	Tête spéciale à clapet Porcher M 18/125, monotrou "Ecume I et II"	31,24 €
70026	Tête spéciale à clapet Porcher M 18/150, "Ambre, Jade, Opale, Ecume II"	21,79 €
70027	Tête spéciale à clapet Porcher M 18/150, 3 trous "Ambre II, Jade, Ecume, Orient"	28,99 €

■ Produit en fin de stock












BEC UNIVERSEL


ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
BEC COL DE CYGNE DÉVERSEUR STANDARD		
70080	Bec tournant col de cygne déverseur standard avec aérateur F1/2" 160 mm	19,17 €
70081	Bec tournant col de cygne déverseur standard avec aérateur F1/2" 200 mm	20,44 €
70085	Bec tournant col de cygne déverseur standard avec aérateur F3/4" 140 mm	18,91 €
70086	Bec tournant col de cygne déverseur standard avec aérateur F3/4" 200 mm	19,81 €
70078	Bec tournant col de cygne déverseur standard avec brise-jet F1/2" 160 mm	15,54 €
70082	Bec tournant col de cygne déverseur standard avec brise-jet F3/4" 140 mm	16,55 €
70083	Bec tournant col de cygne déverseur standard avec brise-jet F3/4" 200 mm	17,58 €
70084	Bec tournant col de cygne déverseur standard avec brise-jet F3/4" 250 mm	25,10 €
BEC COL DE CYGNE DÉVERSEUR SUR TABLE		
70090	Bec tournant col de cygne déverseur sur plage avec aérateur M1/2 150 mm	27,25 €
70091	Bec tournant col de cygne déverseur sur plage avec aérateur M1/2 200 mm	31,10 €
70088	Bec tournant col de cygne déverseur sur plage avec brise-jet M1/2 136 mm	27,72 €
70089	Bec tournant col de cygne déverseur sur plage avec brise-jet M1/2 200 mm	26,88 €
BEC PAR DESSOUS		
70062	Bec tournant universel par-dessous avec aérateur F 1/2" 150 mm	17,29 €
70063	Bec tournant universel par-dessous avec aérateur F 1/2" 200 mm	18,69 €
70064	Bec tournant universel par-dessous avec aérateur F 1/2" 250 mm	19,52 €
70065	Bec tournant universel par-dessous avec aérateur F 1/2" 300 mm	21,21 €
70068	Bec tournant universel par-dessous avec aérateur F 3/4" 150 mm	20,57 €
70069	Bec tournant universel par-dessous avec aérateur F 3/4" 200 mm	22,09 €
70070	Bec tournant universel par-dessous avec aérateur F 3/4" 250 mm	23,23 €
70071	Bec tournant universel par-dessous avec aérateur F 3/4" 300 mm	25,30 €
70050	Bec tournant universel par-dessous avec brise-jet F 1/2" 150 mm	15,80 €
70051	Bec tournant universel par-dessous avec brise-jet F 1/2" 200 mm	15,61 €
70056	Bec tournant universel par-dessous avec brise-jet F 3/4" 150 mm	15,63 €
70057	Bec tournant universel par-dessous avec brise-jet F 3/4" 200 mm	17,19 €
70058	Bec tournant universel par-dessous avec brise-jet F 3/4" 250 mm	18,25 €
70059	Bec tournant universel par-dessous avec brise-jet F 3/4" 300 mm	20,23 €
BEC PAR DESSUS		
70077	Bec tournant universel par-dessus avec aérateur F 1/2" 200 mm	22,09 €
70075	Bec tournant universel par-dessus avec aérateur, F 3/4", 200 mm	18,71 €
70074	Bec tournant universel par-dessus avec brise-jet F 3/4" 200 mm	16,40 €











AÉRATEUR LIMITEUR DE DÉBIT

Ref.	Descriptif	Prix
AÉRATEURS ET LIMITEURS DE DÉBIT		
70359 (F)	Aérateur limiteur 6l/min M24x100	110,50 €
70367 (H)	Aérateur limiteur 6l/min antivandalisme F22x100	27,64 €
70365	Aérateur limiteur 6l/min antivandalisme M24x100	27,64 €
70361 (G)	Aérateurs 6l/min F22x100 (x8)	110,50 €
70350 (A)	Aérateurs anti-tartre Cascade SLC std F22 x 100 Certifiés NF (x8)	19,46 €
70351 (B)	Aérateurs anti-tartre Cascade SLC std M24 x 100 Certifiés NF (x10)	19,46 €
70352 (C)	Aérateurs anti-tartre Cascade SLC std M28 x 100 Certifiés NF (x8)	33,44 €
90426	Aérateurs antivandalisme 6l/min pour P4000S et P5000 (x2)	44,48 €
70384 (L)	Aérateurs limiteurs de débit F22x1 1,9 l/min (x2)	21,18 €
70382 (J)	Aérateurs limiteurs de débit F22x1 3 l/min (x2)	21,18 €
70385 (M)	Aérateurs limiteurs de débit M24x1 1,9 l/min (x2)	21,18 €
70383 (K)	Aérateurs limiteurs de débit M24x1 3 l/min (x2)	18,78 €
70363	Cartouche limiteur 6 l/mn pour f22 et m24	72,20 €
70353 (D)	Cartouche pour aérateur f22x100 et m24x100	13,54 €
70358 (E)	Cle de démontage pour aérateur anti vandalisme	2,89 €
70371 (I)	Régulateurs de débit 12l/min MF G1/2 pour douche (x2)	25,43 €

BRISE-JET		
90316 (N)	Brise-jet M24x1 (x8)	22,71 €
90808 (Q)	Brise-jet étoile hygiénique non régulé M24x100 (x 2)	6,45 €
90805 (P)	Cartouche brise jet (x 5)	10,23 €
90804 (O)	LOT DE 2 Brise-jet étoile hygiénique non régulé F22x100	6,45 €


■ **Nouveau produit**



RACCORD SANITAIRE

ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
FOURRURE		
70171	Fourrure F1/2'xm 3/4-finition brute	4,73 €
70170	Fourrure f 3/8xm 1/2-finition brute	4,00 €
RACCORD DROIT		
70153	Raccord droit m 1/2xF1/2' ecrou tournant-l40 mm	23,98 €
70152	Raccord droit m 1/2xf 3/8 ecrou tournant-l65 mm	19,64 €
70158	Raccord droit m 1/2xm 3/4 -l 46 mm	18,55 €
RÉDUCTION		
70180	Reduction m 1/2xf 3/4	35,26 €
70179	Reduction m 3/8xF1/2'	32,53 €
70100	Réduction M22x1 - M3/4"	16,78 €
TRAVERSÉE DE CLOISON STANDARD		
70161	Traversée de cloison MM 1/2" pour mur 34 mm	20,88 €



70170




70152






70100



70161




RACCORD SANITAIRE

ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
BOITE EXCENTRÉE DE 40 MM		
70201	Racc. excentre de 40 mm-m 1/2xF1/2' ecrou pris.	38,78 €
70202	Racc. excentre de 40 mm-m 1/2xf 3/4 ecrou pris.	42,38 €
70203	Racc. excentre de 40 mm-m 3/4xF1/2' ecrou pris.	40,93 €
70205	Raccord excentre de 40 mm-m 1/2xm 3/4	25,30 €
70204	Raccord excentré de 40 mm-m 1/2xm 1/2	24,95 €
BOITE EXCENTRÉE DE 5 MM		
70194	Boite excentree de 5 mm-m 1/2xF1/2'	21,73 €
70197	Boite excentree de 5 mm-m 1/2xm 1/2	14,11 €
70196	Boite excentree de 5 mm-m 3/4xf 3/4	21,89 €
70198	Boite excentrée de 5 mm-m 1/2xm 3/4 (x2)	15,59 €
MAMELON		
70181	Mamelon m 1/2xm 1/2	42,89 €
RACCORD "FOU"		
70174	Raccord fou F1/2'xF1/2' ecrou pris.	16,68 €
70176	Raccord fou f 3/4xf 3/4 ecrou pris.	22,48 €
70177	Raccord fou m 1/2xF1/2' ecrou pris.	16,68 €
RALLONGE DROITE		
70189	Rallonge droite mF1/2'-l 100 mm	29,43 €
70186	Rallonge droite mF1/2'-l 25 mm	15,72 €
70187	Rallonge droite mF1/2'-l 50 mm	20,88 €
70193	Rallonge droite mf 3/4-l 100 mm	29,08 €
70190	Rallonge droite mf 3/4-l 25 mm	24,95 €
70191	Rallonge droite mf 3/4-l 50 mm	30,54 €

■ Produit en fin de stock
































RACCORD SANITAIRE


ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
RACCORD APPLIQUE ÉQUERRE (FIXATION PAR PATTE À VIS)		
70224	Applique equerre a patte a vis-m1/2xf1/2	40,56 €
70231	Applique equerre patte a vis-m1/2xm3/4-s/s ecrou	29,02 €
70229	RACCORD APPLIQUE ÉQUERRE PAR PATTE A VIS M1/2' x M3/4' ecrous 1/2	33,03 €
RACCORD APPLIQUE ÉQUERRE (FIXATION PAR VIS)		
70232	RACCORD APPLIQUE ÉQUERRE fixation par vis M1/2' x M3/4'	36,67 €
RACCORD CONTRE-COUDE DE 32 MM		
70212	Raccord contre coude 32mm-m 1/2xm 3/4	40,66 €
70211	Raccord contre coude 32mm-m 3/8xm 3/4	44,80 €
RACCORD DÉCALÉ DE 10 ET 11,5 MM		
70218	Raccord decale de 11,5 mm-m 1/2xm 3/4	16,14 €
70217	Raccord décalé de 10 mm-m 1/2xm 1/2	21,24 €
RACCORD DÉCALÉ DE 21 ET 45 MM		
70221	Raccord decale 21mm-m1/2xm3/4-rosace 70 mm	57,06 €
70220	Raccord decale 21mm-m3/8xm3/4-rosace 70 mm	56,81 €
70223	Raccord decale 45 mm-m1/2xm3/4-rosace 68/97 mm	90,71 €
70222	Raccord decale 45 mm-m3/8xm3/4-rosace 68/97 mm	90,71 €












RACCORD SANITAIRE

ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
BOÎTE ÉQUERRE		
70239	Boite equerre m 1/2xF1/2'-e=26x17	29,41 €
RACCORD COUDÉ 2 PIÈCES À SOUDER		
70251	Coude 2 pièces à souder p/tube 14/16mm-f3/4-chrome	19,76 €
RACCORD COUDÉ FILETÉ		
70254	Coude chrome 6 pans-m 1/2xF1/2' ecrou pris.	20,09 €
RACCORD ÉQUERRE		
70236	Raccord equerre m 1/2xF1/2' ecrou prisonnier	32,15 €
70237	Raccord equerre m 1/2xf 3/4 ecrou prisonnier	34,29 €

■ Produit en fin de stock




















COLONNETTE


ILLICO PRESTO

Ref.	Descriptif	Prix
COLONNETTE AVEC EMBASE FONDUE		
70267	Colonnette a embase fondue-m 1/2xm 3/4	35,48 €
70268	Colonnette a embase fondue-m1/2xm3/4-s/s ecrou	33,36 €
COLONNETTE AVEC ROSACE		
70258	Colonnette standard - h. 43mm-m 1/2xm 3/4	47,29 €
70262	Colonnette standard - h. 70mm-m 1/2xm 3/4	39,68 €
70255	Colonnette standard- h. 43mm-m 1/2xF1/2'	38,22 €
70263	Colonnette standard-h.70mm-m1/2xm3/4-sans ecrou	39,41 €
COLONNETTE DE LUXE		
70270	Colonnette luxe-m 1/2xm 3/4	46,28 €
70271	Colonnette luxe-m 1/2xm 3/4-sans ecrou	43,99 €
COLONNETTE À EMBASE CARRÉE		
70272	Colonnette carree-m 1/2xf 3/4	85,20 €
70273	Colonnette carree-m 1/2xm 3/4	77,90 €
COLONNETTE EXCENTRÉE AVEC ROSACE		
70277	Colonnette excentree de 22 mm-m 1/2xm 3/4	102,91 €
70279	Colonnette excentree de 50 mm-m 1/2xm 3/4	114,48 €
70278	Colonnette excentrée de 50 mm-m 1/2xf 3/4	113,20 €


























ROSACE, CACHE-TROU


ILLICO PRESTO

Ref.	Descriptif	Prix
CACHE-TROUS		
70341	Cache trou pour évier ou lavabo Ø50mm blanc	13,10 €
70340	Cache trou pour évier ou lavabo Ø50mm chromé	12,01 €
ROSACE PLATE ARTICULÉE		
70328	Rosace plate articulée Ø 56mm-Ø int. 10mm	10,24 €
70329	Rosace plate articulée Ø 56mm-Ø int. 12mm	10,24 €
70330	Rosace plate articulée Ø 56mm-Ø int. 14mm	10,24 €
70331	Rosace plate articulée Ø 56mm-Ø int. 16mm	10,24 €
70332	Rosace plate articulée Ø 56mm-Ø int. 18mm	10,24 €
70333	Rosace plate articulée Ø 60mm-Ø int. 21mm	10,24 €
70334	Rosace plate articulée Ø 65mm-Ø int. 28mm	12,73 €
70335	Rosace plate articulée Ø 71mm-Ø int. 33mm	12,73 €
ROSACE PLATE À MOULURE		
70325	Rosace plate à moulures Ø ext.55mm-Ø int. 18 mm	4,69 €
70326	Rosace plate à moulures Ø ext.55mm-Ø int. 21 mm	5,25 €
70327	Rosace plate à moulures Ø ext.55mm-Ø int. 28 mm	4,99 €
ROSACE TARAUDÉE		
70336	Rosace taraudée Ø 40-Ø int. 12x17-h.=7mm	5,92 €
70337	Rosace taraudée Ø 50-Ø int. 15x21-h.=8mm	4,53 €
70338	Rosace taraudée Ø 60-Ø int. 20x27-h.=15mm	9,57 €











MÉLANGEUR DE RÉNOVATION


ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
ACCESSOIRES		
70682	Bec bain douche/support douchette/inverseur	62,97 €
70664	Pied de fixation pour mélangeur mural hauteur 38 mm	15,12 €
70665	Pied de fixation pour mélangeur mural hauteur 48 mm	18,16 €
70280	Rotule pour flexible de douche MF G1/2"	24,15 €
70683	Support de douchette pour bec de mitigeur monocommande bain/douche G1/2"	11,66 €
70600	Système anti-rotation pour robinet	24,85 €
MÉLANGEUR MURAL BAIN/DOUCHE		
70671	Mélangeur mural bain douche 110 mm , tête à clapet	121,87 €
70678	Mélangeur mural bain douche 110 mm, tête céramique	148,29 €
70679	Mélangeur mural bain douche 120 mm, tête céramique	150,02 €
70673	Mélangeur mural bain douche 60 mm, tête céramique	147,12 €
70674	Mélangeur mural bain douche 70 mm, tête céramique	147,12 €
70675	Mélangeur mural bain douche 80 mm, tête céramique	147,43 €
70669	Mélangeur mural bain douche 90 mm , tête à clapet	121,69 €
70676	Mélangeur mural bain douche 90 mm, tête céramique	147,96 €
70681	Mélangeur mural bain douche f120 mm, tête céramique	158,41 €
70680	Mélangeur mural bain douche f120 mm, tête à clapet	134,64 €
MÉLANGEUR MURAL DOUCHE		
70653	Mélangeur mural douche 100 mm, tête à clapet	63,24 €
70654	Mélangeur mural douche 110 mm, tête à clapet	63,24 €
70663	Mélangeur mural douche 120 mm, tête céramique	91,42 €
70655	Mélangeur mural douche 120 mm, tête à clapet	65,82 €
70650	Mélangeur mural douche 60 mm, tête à clapet	62,29 €
70651	Mélangeur mural douche 70 mm, tête à clapet	62,29 €
70660	Mélangeur mural douche 80 mm, tête céramique	88,82 €
70652	Mélangeur mural douche 80 mm, tête à clapet	62,67 €
70657	Mélangeur mural douche f 120 mm , tête céramique avec écrous prisonniers	99,82 €













MÉLANGEUR DE RÉNOVATION


ILLICO PRESTO

Ref.	Descriptif	Prix
MÉLANGEUR MURAL ÉVIER		
70695	Mélangeur mural évier 100 mm, tête céramique	106,27 €
70688	Mélangeur mural évier 100 mm, tête à clapet	80,08 €
70689	Mélangeur mural évier 110 mm, tête à clapet	80,22 €
70697	Mélangeur mural évier 120 mm, tête céramique	108,33 €
70684	Mélangeur mural évier 60 mm, tête à clapet	79,21 €
70692	Mélangeur mural évier 70 mm, tête céramique	105,49 €
70685	Mélangeur mural évier 70 mm, tête à clapet	79,21 €
70693	Mélangeur mural évier 80 mm, tête céramique	105,87 €
70686	Mélangeur mural évier 80 mm, tête à clapet	79,63 €
70694	Mélangeur mural évier 90 mm, tête céramique	106,27 €
70687	Mélangeur mural évier 90 mm, tête à clapet	80,08 €
70699	Mélangeur mural évier f 120 mm, tête céramique avec écrou prisonnier	116,78 €
MÉLANGEUR SUR PLAGE ÉVIER		
70765	Mélangeur lavabo 2 trous, tête céramique, bec 200mm	256,17 €
70763	Mélangeur lavabo 2 trous, tête à clapet, bec 160mm	146,00 €
70764	Mélangeur lavabo 2 trous, tête à clapet, bec 200mm	163,99 €
70767	Mélangeur lavabo monotrou, tête céramique	106,32 €
70766	Mélangeur lavabo monotrou, tête à clapet	134,90 €

■ **Produit en fin de stock**









ROBINET SIMPLE DE RÉNOVATION


ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
ROBINET MURAL LAVABO		
70531	Robinet de poste d'eau à manette sur le bec	29,08 €
ROBINET MURAL ÉVIER		
70705	Robinet mural évier, tête céramique, bec 150 mm	66,40 €
70707	Robinet mural évier, tête céramique, bec 200 mm	67,94 €
70704	Robinet mural évier, tête à clapet, bec 150 mm	53,24 €
70706	Robinet mural évier, tête à clapet, bec 200 mm	54,80 €
ROBINET PILIER		
70762	Robinet monofluide sur plage pilier G1/2", tête céramique	83,56 €
70761	Robinet monofluide sur plage pilier G1/2", tête à clapet	70,43 €
ROBINET SUR PLAGE		
70760	Robinet monofluide sur plage G1/2", tête à clapet	55,29 €













MITIGEUR MONOCOMMANDE DE RÉNOVATION

ILLICO PRESTO

Ref.	Descriptif	Prix
ACCESSOIRES		
70280	Rotule pour flexible de douche MF G1/2"	24,15 €
70683	Support de douchette pour bec de mitigeur monocommande bain/douche G1/2"	11,66 €
MITIGEUR MONOCOMMANDE POUR BAIN DOUCHE		
70751	Mitigeur bain/douche-entraxe de 100 a 120mm	171,59 €
70750	Mitigeur bain/douche-entraxe de 60 a 80mm	171,59 €
MITIGEUR MONOCOMMANDE POUR DOUCHE ÉVIER		
70753	Mitigeur douche et evier-entraxe de 100 a 120mm	121,71 €
70752	Mitigeur douche et evier-entraxe de 60 a 80mm	121,71 €
SACHET DE MAINTENANCE		
70756	Cartouche céramique mitigeur monocommande bain-douche (70750 et 70751).	43,85 €
70754	Cartouche céramique mitigeur monocommande douche-évier (70752 et 70753).	43,82 €
70757	Inverseur automatique pour mitigeur monocommande bain-douche (70750 et 70751)	15,80 €











FLEXIBLE, ROBINET D'ARRÊT

Ref.	Descriptif	Prix
	FLEXIBLES	
70604	Flexible d'alimentation d'eau dn 12 f/F1/2'-lg = 1000 mm	40,72 €
70603	Flexible d'alimentation d'eau dn 12 f/F1/2'-lg = 800 mm	33,25 €
60638	Flexibles pex mâle diamètre m10x100 femelle g3/8" longueur 410mm	35,05 €



	RACCORDS SANITAIRES	
70503	Raccord rapide a bague diam. 15x21 p/tube 12 mm	15,09 €
70504	Raccord rapide a bague diam. 15x21 p/tube 14 mm	15,09 €



	ROBINET D'ARRÊT	
70408	Robinet d'arret droit avec raccord rapide MM G 1/2" bague tube cuivre 12 mm	14,55 €
70409	Robinet d'arret droit avec raccord rapide MM G 1/2" bague tube cuivre 14 mm	15,82 €
70412	Robinet d'arret équerre MM 1/2 pour tube 10 mm	8,97 €
70407	Robinet d'arrêt droit avec manette FF G1/2"	10,91 €
70401	Robinet d'arrêt droit avec manette MF G1/2"	7,26 €
70402	Robinet d'arrêt droit avec manette MF G3/4"	11,66 €
70400	Robinet d'arrêt droit avec manette MF G3/8"	7,26 €
70406	Robinet d'arrêt droit avec manette MM G1/2"	10,91 €



MANCHON DE RÉPARATION


ILLICO PRESTO


Ref.	Descriptif	Prix
	MANCHON DE RÉPARATION	
70482	Manchon de reparation double 15/21	38,51 €
70483	Manchon de reparation double 20/27	44,36 €
70484	Manchon de reparation double 26/34	51,61 €
70485	Manchon de reparation double 33/42	78,21 €
70486	Manchon de reparation double 40/49	92,43 €
70475	Manchon de reparation simple 12/17	25,83 €
70476	Manchon de reparation simple 15/21	27,27 €
70477	Manchon de reparation simple 20/27	31,98 €
70478	Manchon de reparation simple 26/34	36,01 €
70479	Manchon de reparation simple 33/42	52,36 €
70480	Manchon de reparation simple 40/49	60,05 €
70481	Manchon de reparation simple 50/60	113,55 €




SIPHON ET ROBINET

Ref.	Descriptif	Prix
	ROBINETTERIE MACHINE À LAVER	
70529	Flexible pour alimentation machine a laver	7,74 €
70526	Robinet machine a laver applique monobloc equerre	17,34 €
70528	Robinet machine a laver auto-perforant equerre	13,10 €
70527	Robinet machine a laver double equerre	24,04 €
70525	Robinet équerre pour machine à laver	5,20 €
	SIPHON	
70508	Siphon équerre réglable pour lavabo en ABS blanc, F G1"1/4	8,40 €
	SIPHON DE SOL	
70505	Siphon de sol 100x100 mm sortie verticale G M 1"1/4 (33x42)	41,79 €
70507	Siphon de sol 120x120 mm sortie horizontale G M 1"1/2 (40x49)	126,49 €
70506	Siphon de sol 120x120 mm sortie verticale G M 1"1/4 (33x42)	92,32 €













MAINTENANCE ET GUIDE TECHNIQUE

PIÈCES DÉTACHÉES POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION
GUIDE DE SÉLECTION DE TÊTES 272
TÊTE INTERCHANGEABLE LAVABO 274
TÊTE INTERCHANGEABLE SAVON 277
TÊTE INTERCHANGEABLE DOUCHE 278
TÊTE INTERCHANGEABLE URINOIR, CHASSE . 279
MAINTENANCE LAVABO 280
MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE 290
MAINTENANCE DOUCHE 278
MAINTENANCE DOUCHE ÉLECTRONIQUE 311
MAINTENANCE URINOIR 312
MAINTENANCE URINOIR ÉLECTRONIQUE 313
MAINTENANCE CHASSE 316
MAINTENANCE CHASSE ÉLECTRONIQUE 319
MAINTENANCE LAVE-BASSIN 320
MAINTENANCE PLAQUE ET BÂTI-SUPPORT ... 321
MAINTENANCE MITIGEURS CENTRALISÉS 322
MAINTENANCE ACCESSOIRES SANITAIRES ... 323
MAINTENANCE GAMME PRESTO MAESTRO® . 324
MAINTENANCE GAMME PRESTO CHEF® 326

MAINTENANCE
LA MALETTE OUTILLAGE PRESTO 328

GUIDE TECHNIQUE
D'INSTALLATION SANITAIRE 330


DIAGRAMME DE DÉBIT 335

ZONE DE MOUILLAGE 338

GUIDE DE SÉLECTION DES TÊTES

TÊTE **600**






GAMMES CONCERNÉES

504, 520, 530, 600, 605, 612, P12, P12A, P56, 3000 + version S®

P 274

TÊTE **NEO®**






GAMMES CONCERNÉES

NEO, NEO Inox + version S®, PRESTO 12 NEO

P 274

TÊTE **712**




GAMMES CONCERNÉES

712 + version S®

P 275

TÊTE **712 (SANS MANETTE)**






GAMMES CONCERNÉES

NEO DUO, 712 + version S®

P 275

TÊTE **700**






GAMMES CONCERNÉES

7000, 704, 705

P 277

TÊTE **2000**






GAMMES CONCERNÉES

2000, 2010, 2020, P500S, P500SB et P120B

P 275

TÊTE **4000 S®**






GAMMES CONCERNÉES

4000 S®

P 276

TÊTE **ALPA® / 3500**






GAMMES CONCERNÉES

ALPA® et 3500

P 276

TÊTE **ALPA® ALLONGÉ**






GAMMES CONCERNÉES

ALPA® et 3500 allongé

P 279

TÊTE **509**





GAMMES CONCERNÉES

509


P 276



MESUREZ VOTRE PIÈCE ET RETROUVEZ D'UN COUP D'OEIL SA DÉSIGNATION ET LES GAMMES DE PRODUITS CONCERNÉES !

TÊTE **P 50**






GAMMES CONCERNÉES
P 50 + P 60

P 278

TÊTE **P 50 PRESTOTEM®**






GAMMES CONCERNÉES
P 50
PRESTOTEM®

P 278

TÊTE **P 50 B (AVANT 86 / APRÈS 86)**






GAMMES CONCERNÉES
P 50 B, P 60 B
(Avant / Après 86)

P 278

TÊTE **P 50 H**






GAMMES CONCERNÉES
P 50 H

P 278

TÊTE **S4**






GAMMES CONCERNÉES
S4

P 278

TÊTE **HYDROPOOL**






GAMMES CONCERNÉES
Hydropool

P 278

TÊTE **ÉCLAIR XL**






GAMMES CONCERNÉES
PRESTO Éclair XL

P 279

TÊTE **ÉCLAIR**





GAMMES CONCERNÉES
PRESTO Éclair

P 279

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI **GRATUITE** D'AIDE À LA SÉLECTION DE TÊTES.

Identifiez et **sélectionnez** rapidement les têtes et cartouches des robinets temporisés PRESTO.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

TÊTE INTERCHANGEABLE LAVABO

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
NEO		
01275	Tête interchangeable lavabo neo, 10/20s, bleue	38,74 €
01276	Tête interchangeable lavabo neo, 05/10s, bleue	38,74 €
01277	Tête interchangeable lavabo neo, 10/20s, rouge	38,74 €
01278	Tête interchangeable lavabo neo, 05/10s, rouge	38,74 €
01279	Tête interchangeable lavabo neo s, 10/20s, bleue	53,98 €
01280	Tête interchangeable lavabo neo s, 05/10s, bleue	53,98 €
01281	Tête interchangeable lavabo neo s, 10/20s, rouge	53,98 €
01282	Tête interchangeable lavabo neo s, 05/10s, rouge	53,98 €
01285	Tête interchangeable lavabo neo inox, 05/10s, bleue	50,66 €
01286	Tête interchangeable lavabo neo inox, 05/10s, rouge	50,66 €
01287	Tête interchangeable lavabo neo inox s, 05/10s, bleue	67,07 €
01288	Tête interchangeable lavabo neo inox s, 05/10s, rouge	67,07 €
P12		
01027	Tête interchangeable lavabo P507 et urinoir P12 ancien modèle, 4/8s, verte	41,70 €
P512 S		
01218	Tête interchangeable lavabo P512s traversée de cloison (31100), 10/20s	58,10 €
P600 / P500		
01028	Tête interchangeable lavabo 504, 600, 605, 612, 10/20s, bleue	41,70 €
01029	Tête interchangeable lavabo 504, 600, 605, 612, 3000, 10/20s, rouge	41,70 €
01030	Tête interchangeable lavabo 504s, 512sTC, 600s, 605s, 10/20s, bleue	58,10 €
01031	Tête interchangeable lavabo 504s, 512sTC, 600s, 605s, 3000S, 10/20s, rouge	58,10 €
01111	Tête interchangeable lavabo 504, 600, 605, 612, 05/10s, bleue	41,70 €
01124	Tête interchangeable lavabo 504, 600, 605, 612, 3000, 05/10s, rouge	41,70 €
01140	Tête interchangeable lavabo 504s, 512sTC, 600s, 605s, 05/10s, bleue	58,10 €



NEO / NEO S®



NEO inox / NEO inox S®





P512 S® TC



PRESTO 504 / 504 S® – 507

TÊTE INTERCHANGEABLE LAVABO

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
NEO DUO		
01237	Tête interchangeable lavabo neo duo, 10/20s	31,28 €
01238	Tête interchangeable lavabo neo duo s, 10/20s	49,11 €
P2000		
01035	Tête interchangeable lavabo presto 2000/2010/2020, 10/20s	48,74 €
01036	Tête interchangeable lavabo presto 2000s/2010s/2020s, 10/20s	59,71 €
P700		
01038	Tête interchangeable lavabo P700 mitigeur à manette sur plage, 10/20s, 72mm	82,03 €
01039	Tête interchangeable lavabo P700 mitigeur à manette mural, 10/20s, 72 mm	82,03 €
P712		
01037	Tête interchangeable lavabo Presto 712 commande fémorale, 10/20s, 265 mm	82,03 €
01041	Tête interchangeable lavabo Presto 712s commande fémorale, 10/20s, 265 mm	90,39 €
01159	Tête interchangeable lavabo Presto 712 commande fémorale, 10/20s, sans manette	32,70 €



NEO® DUO – NEO® DUO S®



PRESTOMAT 2000 - 2000 S® - 2010 - 2010 S®
PRESTOMIX 2020 - 2020 S®





TÊTE INTERCHANGEABLE LAVABO

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
P3500		
01019	Tête interchangeable lavabo P3500 10/20s bouton chromé	208,03 €
01021	Tête interchangeable lavabo P3500 10/20s bouton noir	158,90 €
01214	Tête interchangeable lavabo P3500 10/20s allongée panneau bouton noir	125,93 €
P4000S		
01023	Tête interchangeable lavabo 4000s 10/20s bouton noir	167,67 €
01024	Tête interchangeable lavabo 4000s 10/20s bouton chromé	190,02 €
01042	Tête interchangeable lavabo 4000s 08/12s bouton noir	167,66 €
01044	Tête interchangeable lavabo 4000s 08/12s bouton chromé	190,01 €
P509		
01034	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 509, 1/3sec	39,38 €
P520 / P530		
01025	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 520/530, 3/5s, bleue	38,74 €
01026	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 520/530, 3/5s, rouge	38,74 €
01227	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 520/530, 4/7sec, bleue	32,23 €

PRESTO 3500



01019 01021 01214

PRESTO 4000S®





01023 01024



PRESTO SOL 509

01034



PRESTO SOL 520 530 (AVANT 2013)



PRESTO SOL 520 530 (APRÈS 2013)





01025 01227

TÊTE INTERCHANGEABLE DISTRIBUTEUR SAVON

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
P600 / P500		
01032	Tête interchangeable distributeur de savon 904S/905S, jaune	51,41 €
P700		
01033	Tête interchangeable distributeur de savon P700 avec manette	98,01 €
01151	Tête interchangeable distributeur de savon P700 sans manette	55,41 €



PRESTO 904 S® / 905®



01032



PRESTO 914 / 915



01033



01151

Produits complémentaires

90859 - 5 clapets pour robinetterie savon Presto 23,83 €

TÊTE INTERCHANGEABLE DOUCHE

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
ALPA		
01015	Tête interchangeable douche ALPA 20/35s bouton noir	158,90 €
01017	Tête interchangeable douche ALPA 20/35s bouton chromé	208,03 €
01020	Tête interchangeable douche ALPA 20/35 allongé bouton noir	208,82 €
01022	Tête interchangeable douche ALPA 20/35 allongé bouton chromé	214,43 €
01101	Tête interchangeable douche ALPA 20/35s pour traversée de cloison bouton noir	155,38 €
01220	Tête interchangeable douche ALPA 20/35 pour panneau Prestotem bouton chromé	192,27 €
01235	Tête interchangeable douche ALPA 20/35 encastré étanche bouton chromé 35190	206,67 €
01257	Tête interchangeable douche ALPA 20/35s pour traversée de cloison	160,95 €
ALPA S®		
01230	Tête interchangeable douche ALPA S 20/35 courte bouton chromé	208,03 €
01231	Tête interchangeable douche ALPA S 20/35 Prestotem bouton chromé	208,82 €
01232	Tête interchangeable douche ALPA S 20/35 allongé encastré bouton chromé	224,95 €
01233	Tête interchangeable douche ALPA S 20/35 allongé paroi fine bouton chromé	256,99 €
01234	Tête interchangeable douche ALPA S 20/35 pour traversée cloison bouton chromé	251,18 €
DL 350 S		
01184	Tête interchangeable douche dl 350 s	38,66 €
P50		
01010	Tête interchangeable douche p50 chromée 20/35s	54,11 €
01011	Tête interchangeable douche p50 b ancien modèle 20/35s	57,72 €
01012	Tête interchangeable douche p50 b nouveau modèle 20/35s	57,72 €
01014	Tête interchangeable douche p50 h avec disque	80,76 €
01053	Tête interchangeable douche p50 encastré et douche extérieur hydropool CC ou CP	61,99 €
01221	Tête interchangeable douche p50 pour panneau Prestotem	64,27 €
P500 S		
01185	Tête interchangeable douche p500 s, p500s b	40,14 €
S4		
90129	Tête interchangeable douche colonne S4 (x1)	116,59 €













TÊTE INTERCHANGEABLE URINOIR, CHASSE

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
ECLAIR		
01005	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair TC	61,82 €
01006	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair H av. disque	126,77 €
01007	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair AS chromée	67,15 €
01144	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair H ss disque	58,93 €
ECLAIR XL		
01250	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Eclair XL	39,50 €
01251	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Eclair XL TC	67,15 €
01253	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Eclair XL TC nouveau	66,90 €
P1000 XL		
01270	Cartouche interchangeable pour chasse directe temporisée mécanique P1000XL 6l	22,27 €
01270SB	Cartouche interchangeable chasse directe P1000XL dédiée cuvettes sans bride 6L	22,27 €
P12		
01027	Tête interchangeable lavabo P507 et urinoir P12 ancien modèle, 4/8s, verte	41,70 €
P12 NEO		
01245	Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique P12 NEO / P12 NEO A	41,70 €
P120B		
01190	Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 120B	31,94 €
P520 / P530		
01227	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 520/530, 4/7sec, bleue	32,23 €
P60		
01008	Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 60B ancien modèle	56,82 €
01009	Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 60	54,11 €
01013	Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 60B nouveau modèle	57,72 €
P7000 XL N		
01272	Cartouche interchangeable chasse directe électronique et mécanique P7000XL 6l	21,41 €
01272SB	Cartouche interchangeable chasse directe P1000XL dédiée cuvettes sans bride 4 l	21,41 €
01273	Cartouche interchangeable chasse directe électronique et mécanique P7000XL 4L	21,41 €
01273SB	Cartouche interchangeable chasse électronique P7100/7200/7300XLN sans bride	21,41 €

■ Produit en fin de stock



MAINTENANCE LAVABO

POUR PRESTO 504, 507, 512, 600, 605, 612, 3000

Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTO 504 - 507 - 512 - 600 - 605 - 612 - 3000		
01027	Tête interchangeable lavabo P507 et urinoir P12 ancien modèle, 4/8s, verte	41,70 €
01028	Tête interchangeable lavabo 504, 600, 605, 612, 10/20s, bleue	41,70 €
01029	Tête interchangeable lavabo 504, 600, 605, 612, 3000, 10/20s, rouge	41,70 €
01111	Tête interchangeable lavabo 504, 600, 605, 612, 05/10s, bleue	41,70 €
01124	Tête interchangeable lavabo 504, 600, 605, 612, 3000, 05/10s, rouge	41,70 €
01140	Tête interchangeable lavabo 504s, 512sTC, 600s, 605s, 05/10s, bleue	58,10 €
29840	Robinet d'arrêt droit MM G1/2" avec joint filtre	22,07 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
70350	Aérateurs anti-tartre Cascade SLC std F22 x 100 Certifiés NF (x8)	19,46 €
90200	Joint de bouchon (x20)	7,24 €
90202	Kit de maintenance pour tête 15 sec bleu (x5)	34,68 €
90203	Kit de maintenance pour tête 15 sec rouge (x5)	34,68 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90208	Brise-jet (x20)	6,84 €
90212	Kit de maintenance pour tête 7 sec bleu (x5)	34,68 €
90213	Kit de maintenance pour tête 7 sec rouge (x5)	34,68 €
90214	Ecrous plats G1/2" (x10)	8,58 €
90234	Bouchons de protection hivernale (x20)	6,33 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90405	Ecrou G1/2"	2,13 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90618	Ecrous et joints plats G1/2" (x2)	7,61 €
90646	Manette complète à partir de 01/04 pour 3000, 7000	33,58 €
90647	Brise-jet à partir de 01/05 pour 3000, 7000, 605...	3,58 €
90648	Joints toriques pour manette de P3000, P7000 à partir de 01/06 (x5)	3,58 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90835	Ressorts pour têtes (x10)	4,78 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
91022	Ressorts de pistons S à partir de 07/2016 (x5)	8,34 €
UNIQUEMENT POUR PRESTO 507 - 612		
30916	Bec tournant longueur 150mm f.g1/2	31,23 €
90206	Kit de maintenance pour tête 6 sec vert (x5)	34,68 €



PRESTO 504 / 504 S® – 507



PRESTO 512 / 512 S® TC



PRESTO 600 / 600 S®




PRESTO 605 / 605 S®





PRESTO 612



PRESTO 3000 / 3000 S®










MAINTENANCE LAVABO


POUR PRESTO 504 S®, 512 S® TC, 600 S®, 3000 S®


Ref.	Descriptif	Prix
	POUR PRESTO 504 S® - 512 S® TC - 600 S® - 605 S® - 3000 S®	
01030	Tête interchangeable lavabo 504s, 512sTC, 600s, 605s, 10/20s, bleue	58,10 €
01031	Tête interchangeable lavabo 504s, 512sTC, 600s, 605s, 3000S, 10/20s, rouge	58,10 €
01218	Tête interchangeable lavabo P512s traversée de cloison (31100), 10/20s	58,10 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90200	Joint de bouchon (x20)	7,24 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90208	Brise-jet (x20)	6,84 €
90209	Kit de maintenance pour tête S 15sec (x5)	45,83 €
90234	Bouchons de protection hivernale (x20)	6,33 €
90398	Bouchon, joint et joint à lèvres	16,53 €
90405	Ecrou G1/2"	2,13 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90646	Manette complète à partir de 01/04 pour 3000, 7000	33,58 €
90647	Brise-jet à partir de 01/05 pour 3000, 7000, 605...	3,58 €
90648	Joints toriques pour manette de P3000, P7000 à partir de 01/06 (x5)	3,58 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90718	Tête P600S 7sec (x5)	42,94 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90835	Ressorts pour têtes (x10)	4,78 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90847	Ressorts et rondelles pour manette de robinet et mitigeur de lavabo P700 (x5)	12,61 €
91022	Ressorts de pistons S à partir de 07/2016 (x5)	8,34 €















MAINTENANCE LAVABO

POUR PRESTO 704, 705, 712, 712 S®, 7000

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR PRESTO 704 - 705	
90847	Ressorts et rondelles pour manette de robinet et mitigeur de lavabo P700 (x5)	12,61 €
	POUR PRESTO 704 - 705 - 712 - 712 S® - 7000	
01038	Tête interchangeable lavabo P700 mitigeur à manette sur plage, 10/20s, 72mm	82,03 €
01039	Tête interchangeable lavabo P700 mitigeur à manette mural, 10/20s, 72 mm	82,03 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90200	Joint de bouchon (x20)	7,24 €
90202	Kit de maintenance pour tête 15 sec bleu (x5)	34,68 €
90203	Kit de maintenance pour tête 15 sec rouge (x5)	34,68 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90208	Brise-jet (x20)	6,84 €
90234	Bouchons de protection hivernale (x20)	6,33 €
90405	Ecrou G1/2"	2,13 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90618	Ecrous et joints plats G1/2" (x2)	7,61 €
90646	Manette complète à partir de 01/04 pour 3000, 7000	33,58 €
90647	Brise-jet à partir de 01/05 pour 3000, 7000, 605...	3,58 €
90648	Joints toriques pour manette de P3000, P7000 à partir de 01/06 (x5)	3,58 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90782	Sachet 10 bagues porte-manette pour 7000 704 705	5,87 €
90783	Sachet 10 bagues antidemontage pour 7000 704 705	5,87 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90835	Ressorts pour têtes (x10)	4,78 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90872	Manette complete Presto	32,92 €
90875	Joints plats G1/2" (x25)	7,22 €
	POUR PRESTO 712	
01037	Tête interchangeable lavabo Presto 712 commande fémorale, 10/20s, 265 mm	82,03 €
01041	Tête interchangeable lavabo Presto 712s commande fémorale, 10/20s, 265 mm	90,39 €
01159	Tête interchangeable lavabo Presto 712 commande fémorale, 10/20s, sans manette	32,70 €
90218	Sachet ressort pour tete s Presto	12,45 €
90292	Sachet manette complete Presto 712 - lg265mm	32,92 €
90293	Sachet manette complete Presto 712 - lg365mm	39,22 €
90294	Sachet manette complete Presto 712 - lg440mm	42,60 €
90846	5 ressorts et rondelles nitrile pour 712	12,57 €





MAINTENANCE LAVABO

POUR PRESTO 3000, 3000 S®, 7000, 904 S®, 905 S®, 914, 915, PRESTO SANTE®

Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTO 3000 - 3000 S® - 7000 (POUR MANETTE) MODÈLE JUSQU'AU 31/12/2003		
90646	Manette complète à partir de 01/04 pour 3000, 7000	33,58 €
90648	Joints toriques pour manette de P3000, P7000 à partir de 01/06 (x5)	3,58 €
POUR PRESTO 3000 - 3000 S® - 7000 (POUR MANETTE) MODÈLE À PARTIR DU 01/01/2004		
29840	Robinet d'arrêt droit MM G1/2" avec joint filtre	22,07 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90646	Manette complète à partir de 01/04 pour 3000, 7000	33,58 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
POUR PRESTO 904 S® - 605 S® - 914 - 915		
01032	Tête interchangeable distributeur de savon 904S/905S, jaune	51,41 €
01033	Tête interchangeable distributeur de savon P700 avec manette	98,01 €
90859	5 clapets pour robinetterie savon Presto	23,83 €
POUR PRESTO SANTÉ		
60069	Cartouche thermostatique pour référence 60251,60252,60257,60258	109,31 €
60638	Flexibles pex mâle diamètre m10x100 femelle g3/8" longueur 410mm	35,05 €
70010	Tête universelle à disque céramique DIN ø M 1/2, 1/2 tour, nue	21,12 €
70756	Cartouche céramique mitigeur monocommande bain-douche (70750 et 70751).	43,85 €



MODÈLE JUSQU'À FIN 2003
PRESTO 3000 / 3000 S®



MODÈLE DÉBUT 2004
PRESTO 7000



MODÈLE DÉBUT 2004
PRESTO 3000 / 3000 S®



MODÈLE JUSQU'À FIN 2003
PRESTO 7000



PRESTO 904 S®




PRESTO 905 S®



PRESTO 914



PRESTO 915





MITIGEUR
RÉF. 60050



MITIGEUR
RÉF. 60056



MITIGEUR
RÉF. 60055



MITIGEUR
RÉF. 60051



MITIGEUR
RÉF.
60251



MITIGEUR
RÉF. 60053

MAINTENANCE LAVABO

POUR PRESTO NEO® DUO®


Ref.	Descriptif	Prix
01237	Tête interchangeable lavabo neo duo, 10/20s	31,28 €
01238	Tête interchangeable lavabo neo duo s, 10/20s	49,11 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90405	Ecrou G1/2"	2,13 €
90494	Joints de bouchon pour Neo Duo (x20)	11,62 €
90496	Kit pistons N pour Neo Duo (x5)	36,68 €
90497	Kit pistons S pour Neo Duo (x5)	50,37 €
90498	Aérateurs 1,9l/min pour LINEA, NEO, NEO DUO (x5)	34,46 €
90499	Aérateurs non régulés pour NEO, NEO DUO, LINEA (x5)	20,02 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90593	Clé de démontage pour aérateur Neo, Neo Duo	6,88 €
90594	Manette de mitigeage pour Neo Duo	42,52 €
90596	Joints toriques pour manette mitigeage Neo Duo (x5)	5,00 €
90597	Manette d'actionnement pour Neo Duo grise	15,71 €
90598	Butées de temporisation pour Neo Duo (x2)	20,22 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90835	Ressorts pour têtes (x10)	4,78 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
91016	Manette d'actionnement pour Neo Duo rouge framboise	15,71 €
91017	Manette d'actionnement pour Neo Duo vert anis	15,71 €
91024	Clé de démontage pour cartouche Neo Duo	26,97 €
91109	Brise-jets M16,5X1 NEO, NEO DUO, Safe, Linea (x5)	26,60 €
91201	Rotule et paliers anti-frottement pour NEO DUO (x5)	23,04 €
91202	Rosace de finition chromée G 1/2" PRESTO SAFE	9,77 €
91240	Butées de température pour mitigeur NEO, NEO DUO, SAFE (x10)	12,89 €

PRESTO NEO® DUO SUR PLAGE



PRESTO NEO® DUO MURAL





MAINTENANCE LAVABO

POUR PRESTO NEO®

Ref.	Descriptif	Prix
01275	Tête interchangeable lavabo neo, 10/20s, bleue	38,74 €
01276	Tête interchangeable lavabo neo, 05/10s, bleue	38,74 €
01277	Tête interchangeable lavabo neo, 10/20s, rouge	38,74 €
01278	Tête interchangeable lavabo neo, 05/10s, rouge	38,74 €
01279	Tête interchangeable lavabo neo s, 10/20s, bleue	53,98 €
01280	Tête interchangeable lavabo neo s, 05/10s, bleue	53,98 €
01281	Tête interchangeable lavabo neo s, 10/20s, rouge	53,98 €
01282	Tête interchangeable lavabo neo s, 05/10s, rouge	53,98 €
01285	Tête interchangeable lavabo neo inox, 05/10s, bleue	50,66 €
01286	Tête interchangeable lavabo neo inox, 05/10s, rouge	50,66 €
01287	Tête interchangeable lavabo neo inox s, 05/10s, bleue	67,07 €
01288	Tête interchangeable lavabo neo inox s, 05/10s, rouge	67,07 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90200	Joint de bouchon (x20)	7,24 €
90202	Kit de maintenance pour tête 15 sec bleu (x5)	34,68 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90209	Kit de maintenance pour tête S 15sec (x5)	45,83 €
90212	Kit de maintenance pour tête 7 sec bleu (x5)	34,68 €
90213	Kit de maintenance pour tête 7 sec rouge (x5)	34,68 €
90398	Bouchon, joint et joint à lèvres	16,53 €
90405	Ecrou G1/2"	2,13 €
90498	Aérateurs 1,9l/min pour LINEA, NEO, NEO DUO (x5)	34,46 €
90499	Aérateurs non régulés pour NEO, NEO DUO, LINEA (x5)	20,02 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90593	Clé de démontage pour aérateur Neo, Neo Duo	6,88 €
90594	Manette de mitigeage pour Neo Duo	42,52 €
90596	Joints toriques pour manette mitigeage Neo Duo (x5)	5,00 €
90618	Ecrous et joints plats G1/2" (x2)	7,61 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90835	Ressorts pour têtes (x10)	4,78 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
91022	Ressorts de pistons S à partir de 07/2016 (x5)	8,34 €
91109	Brise-jets M16,5X1 NEO, NEO DUO, Safe, Linea (x5)	26,60 €



PRESTO NEO® / NEO® S® SUR PLAGE



PRESTO NEO® / NEO® S® MURAL




PRESTO NEO® / NEO® S® INOX SUR PLAGE




PRESTO NEO® / NEO® S® INOX MURAL



PRESTO NEO® / NEO® S® MITIGEUR SUR PLAGE






MAINTENANCE LAVABO

POUR PRESTOMAT 2000, 2000 S®, 2010, 2010 S®, PRESTOMIX 2020, 2020 S®

Ref.	Descriptif	Prix
01035	Tête interchangeable lavabo presto 2000/2010/2020, 10/20s	48,74 €
01036	Tête interchangeable lavabo presto 2000s/2010s/2020s, 10/20s	59,71 €
29840	Robinet d'arrêt droit MM G1/2" avec joint filtre	22,07 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90242	Régulateurs de débit 4l/min pour Prestomat (x5)	26,94 €
90243	Régulateurs de débit 5l/min pour Prestomat (x5)	26,10 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90333	Pistons pour robinet de lavabo P2000 10-20 sec (x2)	32,34 €
90366	Sachet anti-retour 4L/mn pour Prestomat 2000	19,24 €
90370	Pistons pour robinet de lavabo P2000 S 10-20 sec (x5)	46,26 €
90375	Jupe grise complète pour Prestomat 2000	16,44 €
90376	Sachet 2 brise jet 3,8l/min pour Prestomat 2000	18,84 €
90377	Sachet jupe bleue complete pour Prestomat 2000	16,44 €
90378	Sachet jupe rouge complete pour Prestomat 2000	16,44 €
90380	Sachet bouton pour Prestomat 2000	51,26 €
90381	Sachet bouton pour Prestomat 2000s	51,26 €
90382	Sachet jeu de joints toriques pour robinet de lavabo Prestomat 2000	3,42 €
90383	Sachet jeu de joints toriques pour robinet de lavabo Prestomat 2000s	6,10 €
90405	Ecrou G1/2"	2,13 €
90466	Manette pour Prestomix 2020	37,95 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90618	Ecrous et joints plats G1/2" (x2)	7,61 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90892	Sachet 5 cylindres et 5 ressorts pour p2000s	8,94 €
90901	Sachet 5 ressorts pour Presto 2000 et Presto 500s	3,92 €



Produits complémentaires

90389 - Sachet clé de service 6 pans de 3 et clé Allen pour robinet de lavabo P2000 8,00 €

MAINTENANCE LAVABO

POUR PRESTO 4000 S®, ROBINET THERMOSTATIQUE 29003


Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTO 4000 S®		
01023	Tête interchangeable lavabo 4000s 10/20s bouton noir	167,67 €
01024	Tête interchangeable lavabo 4000s 10/20s bouton chromé	190,02 €
29840	Robinet d'arrêt droit MM G1/2" avec joint filtre	22,07 €
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90060	Aérateurs 3l/min (x5) m24x1	23,64 €
90085	Sachet de 5 futs pour Presto 4000s	23,26 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90225	Sachet axe mitigeur de lavabo Presto 4000s (x5)	201,37 €
90226	Sachet moyeu joints mitigeur Presto 4000s	26,64 €
90245	Bouton chromé pour mitigeur de lavabo 4000s	64,29 €
90310	Sachet piston pour mitigeur Presto 4000s	54,37 €
90311	Bouton noir pour mitigeur de lavabo 4000s	13,34 €
90312	Sachet frotteur pour mitigeur Presto 4000s	11,94 €
90313	Sachet 10 joints toriques pour mitigeur 4000s	6,51 €
90314	Joints toriques pour P4000S (x10)	6,51 €
90315	Sachet 10 sigles insert pour mitigeur 4000s	12,91 €
90316	Brise-jet M24x1 (x8)	22,71 €
90317	Sachet 2 ecrous pour mitigeur 4000s	29,46 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90320	Limiteur température pour mitigeur 4000s	16,32 €
90326	Aérateurs pour mitigeur P4000S (x10)	42,21 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90426	Aérateurs antivandalisme 6l/min pour P4000S et P5000 (x2)	44,48 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90648	Joints toriques pour manette de P3000, P7000 à partir de 01/06 (x5)	3,58 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90837	Kits de fixation pour mitigeur de lavabo Presto 4000S (x2)	15,85 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90879	Clé de démontage pour P4000S	42,62 €
90880	Bouton noir pour mitigeur de lavabo 4000s avec insert	24,37 €
90881	Cylindre pour mitigeur Presto 4000 s	16,57 €
POUR ROBINET THERMOSTATIQUE 29003		
90437	Sachet bouton complet premelangeur ref.29403	18,12 €
90439	Sachet ecrou clapet anti-retour pour ref 29403	34,76 €



PRESTO 4000 S® BC



PRESTO 4000 S® BN





ROBINET THERMOSTATIQUE
29003

MAINTENANCE LAVABO

POUR PRESTO 3500


Ref.	Descriptif	Prix
01019	Tête interchangeable lavabo P3500 10/20s bouton chromé	208,03 €
01021	Tête interchangeable lavabo P3500 10/20s bouton noir	158,90 €
01214	Tête interchangeable lavabo P3500 10/20s allongée panneau bouton noir	125,93 €
30915	Bec tournant longueur 150mm f.g3/4	31,23 €
70350	Aérateurs anti-tartre Cascade SLC std F22 x 100 Certifiés NF (x8)	19,46 €
90048	Pistons pour mitigeur de lavabo P3500 10-20 sec après 02/2005 (x5)	112,59 €
90060	Aérateurs 3l/min (x5) m24x1	23,64 €
90135	Kit joints pour mitigeur temporisé Alpa, P3500	5,09 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90227	Rotule complète pour mitigeur de lavabo P3500	46,67 €
90501	Joints filtre G3/4" (x20)	32,73 €
90504	Clapets anti-retour pour mitigeur de douche Alpa N et P3500 (x10)	114,86 €
90509	Sachet clapets anti-retour et régulateurs (x10)	150,80 €
90538	Pistons pour mitigeur de lavabo P3500 10 à 20 secondes (x5)	91,05 €
90539	Plaques de signalisation pour Presto Alpa (x10)	12,91 €
90540	Volant pour mitigeur de douche Alpa avec bouton noir et pastille	13,89 €
90770	Bouton chromé pour mitigeur de douche temporisé ALPA et mitigeur de lavabo P3500	16,33 €
90834	Rondelles guides, rondelles tampons et ressorts de volant ALPA	7,41 €
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90902	Cylindre pour mitigeur Presto alpa (x5)	5,45 €
91239	Bec par-dessous orientable, 5l/min, G3/4'	73,64 €




PRESTO 3500 BC




PRESTO 3500 BN








PRESTO 3500





MAINTENANCE LAVABO


POUR PRESTO SOL 509, 520, 530

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR PRESTO SOL 509 (COMMANDE AU PIED)	
01034	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 509, 1/3sec	39,38 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90400	Sachet membrane Presto sol 509	24,88 €
90404	Sachet piston Presto sol 509	40,46 €



POUR PRESTO SOL 509



	POUR PRESTO 520 - 530 (COMMANDE AU PIED) MODÈLE AVANT MAI 2013	
01025	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 520/530, 3/5s, bleue	38,74 €
01026	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 520/530, 3/5s, rouge	38,74 €
90200	Joint de bouchon (x20)	7,24 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90232	Sachet 5 pistons bleu Presto	35,21 €
90233	Sachet 5 pistons rouge Presto	35,21 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90618	Ecrous et joints plats G1/2" (x2)	7,61 €
90835	Ressorts pour têtes (x10)	4,78 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €



MODÈLE AVANT 2013
PRESTO 520




MODÈLE AVANT 2013
PRESTO 530


	POUR PRESTO 520 - 530 (COMMANDE AU PIED) MODÈLE À PARTIR DE MAI 2013	
01227	Tête interchangeable lavabo presto sol commande au pied 520/530, 4/7sec, bleue	32,23 €
90062	Sachet pédale complet Presto 520 (à partir 2013)	35,83 €
90206	Kit de maintenance pour tête 6 sec vert (x5)	34,68 €
90875	Joints plats G1/2" (x25)	7,22 €



MODÈLE APRÈS 2013
PRESTO 520

MODÈLE APRÈS 2013
PRESTO 530






MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR SENSAO® 6000 - 6100	
70361	Aérateurs 6l/min F22x100 (x8)	110,50 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90654	Réflecteurs pour robinets (x2)	10,71 €
90781	Boîtier et alimentation pile CRP2 déportée	47,77 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90970	Cellule pile/secteur sensao 6000/6100	160,05 €
90972	Electrovanne 1/2 sensao 6000/6100 (à partir de 2009)	88,52 €
90973	Bec plage complet sensao 6000/6100	116,40 €
92017	Cellule pour Sensao 6000 après Avril 2021	150,82 €
	POUR PRESTO SLIM	
91313	Sachet boîtier piles (x6)	31,50 €
91314	5 aérateurs 2,1 l/min	34,46 €
91315	Clé pour aérateur	11,20 €
91316	5 extrémités bout de bec pour habillage de la cellule Presto SLIM	14,40 €
91317	Alimentation à plugger 230V-6V 1.1A	72,75 €
91318	Cellule Presto SLIM sans rinçage automatique pour lavabo	146,48 €
91319	Cellule PRESTO Slim avec rinçage automatique pour lavabo	148,43 €
91320	Cellule PRESTO Slim pour distributeur de savon	143,48 €
91321	10 vis M3x4 à bout plat	4,00 €
91322	Kit de serrage pour PRESTO Slim version plage	31,25 €
91323	Kit de serrage pour PRESTO Slim version murale	18,25 €
91324	5 régulateurs de 1,9 l/min	26,94 €
91325	Tube Ø6MM/4 de longueur 1m (lot de 2)	11,00 €
91326	Tube Ø5MM/3 de longueur 1,5 m (lot de 2)	13,50 €


■ **Nouveau produit**






MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE

Ref.	Descriptif	Prix
POUR NEW TOUCH®		
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870	Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90590	Aérateurs avec clé pour new touch (x5)	37,82 €
90591	Bouton touch tactile pour lavabo pile ou secteur	153,38 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90781	Boîtier et alimentation pile CRP2 déportée	47,77 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90837	Kits de fixation pour mitigeur de lavabo Presto 4000S (x2)	15,85 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
90944	Electrovanne	97,06 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90976	Joints-filtre panier G3/8" (x10)	32,52 €
91090	Manette chromée pour mitigeur NEW TOUCH, NOVA, SO'O	24,72 €




Ref.	Descriptif	Prix
POUR VOLTA®		
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90060	Aérateurs 3l/min (x5) m24x1	23,64 €
90087	Mélangeur et axe pour mitigeurs de lavabo VOLTA, SO'O	21,04 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90774	Capot supérieur pour volta	44,41 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90837	Kits de fixation pour mitigeur de lavabo Presto 4000S (x2)	15,85 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
90942	Cellule Volta pile	147,72 €
90943	Cellule Volta secteur	147,72 €
90945	Cellule Volta pile santé	147,72 €
90946	Cellule Volta secteur santé	147,72 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90964	Aérateurs limités 1.7l/min (x5) pour VOLTA	55,63 €
90979	Rallonge connectique 3 m	44,44 €
90980	Manette chromée pour mitigeur VOLTA	28,56 €




MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE

Ref.	Descriptif	Prix
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90498	Aérateurs 1,9l/min pour LINEA, NEO, NEO DUO (x5)	34,46 €
90499	Aérateurs non régulés pour NEO, NEO DUO, LINEA (x5)	20,02 €
90593	Clé de démontage pour aérateur Neo, Neo Duo	6,88 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90976	Joints-filtre panier G3/8" (x10)	32,52 €
91078	Interface d'alimentation secteur 12V AC / 7 V DC	161,36 €
91109	Brise-jets M16,5X1 NEO, NEO DUO, Safe, Linea (x5)	26,60 €
91119	Aérateurs 3l/min (x5) pour LINEA	38,65 €
91193	Aérateurs 3l/min (x5) pour PRESTO SAFE, LINEA	41,93 €
91194	Aérateurs 1,9l/min spray (x5) pour PRESTO SAFE, LINEA	47,49 €
91208	Sachet de piles 3V CR123 pour boîtier pile LINEA (x2)	21,33 €
91209	Sachet capot et joint pour LINEA	10,47 €
91210	Sachet boîtier pile étanche avec piles LINEA	45,39 €
91211	Sachet filtre tamis en inox pour électrovanne LINEA en applique (x10)	31,42 €
91212	Sachet électrovanne pour LINEA	97,06 €
92018	Cellule Lynx pour robinet de lavabo PRESTO LINEA	150,83 €









MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE

Ref.	Descriptif	Prix
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90498	Aérateurs 1,9l/min pour LINEA, NEO, NEO DUO (x5)	34,46 €
90499	Aérateurs non régulés pour NEO, NEO DUO, LINEA (x5)	20,02 €
90593	Clé de démontage pour aérateur Neo, Neo Duo	6,88 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90976	Joints-filtre panier G3/8" (x10)	32,52 €
91078	Interface d'alimentation secteur 12V AC / 7 V DC	161,36 €
91109	Brise-jets M16,5X1 NEO, NEO DUO, Safe, Linea (x5)	26,60 €
91119	Aérateurs 3l/min (x5) pour LINEA	38,65 €
91193	Aérateurs 3l/min (x5) pour PRESTO SAFE, LINEA	41,93 €
91194	Aérateurs 1,9l/min spray (x5) pour PRESTO SAFE, LINEA	47,49 €
91208	Sachet de piles 3V CR123 pour boîtier pile LINEA (x2)	21,33 €
91209	Sachet capot et joint pour LINEA	10,47 €
91210	Sachet boîtier pile étanche avec piles LINEA	45,39 €
91211	Sachet filtre tamis en inox pour électrovanne LINEA en applique (x10)	31,42 €
91212	Sachet électrovanne pour LINEA	97,06 €
92018	Cellule Lynx pour robinet de lavabo PRESTO LINEA	150,83 €








MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE


Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTORIZON®		
90071	Telecommande	177,41 €
90271	Sachet pile lithium 9v	36,77 €
90557	Cellule pour Prestorizon 52039/52040	266,10 €
90558	Cellule pour Prestorizon 52037/52038	266,10 €
90559	Cellule pour Prestorizon 52041	266,02 €
90560	Electrovanne pour Prestorizon 52037/52038/52039/52040	216,33 €
90561	Electrovanne pour Prestorizon 52041	119,48 €
90562	Boitier pile Prestorizon 52037/52038/52039/52040	154,65 €
90563	Alimentation secteur 220v Prestorizon 52037/52039	98,40 €
90564	Kit manette pour Prestorizon 52037/52038	81,90 €
90592	Sachet 2 filtres a panier g1/2	9,28 €
PRODUITS FINIS		
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
52037	Prestorizon mitigeur en tc sur secteur chrome	441,90 €
52038	Prestorizon mitigeur en tc à piles chrome	441,90 €
52039	Prestorizon robinet simple en tc sur secteur chrome	327,82 €
POUR SO'O®		
29870	Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €
90052	Sachet cellule so'o pile	88,76 €
90053	Sachet cellule so'o secteur	88,76 €
90087	Mélangeur et axe pour mitigeurs de lavabo VOLTA, SO'O	21,04 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90775	Aérateurs cachés (x5) avec une clé pour so'o (jusqu'en mai 2016)	25,80 €
90781	Boîtier et alimentation pile CRP2 déportée	47,77 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90837	Kits de fixation pour mitigeur de lavabo Presto 4000S (x2)	15,85 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
90944	Electrovanne	97,06 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90976	Joints-filtre panier G3/8" (x10)	32,52 €
90986	Capot de robinet et mitigeur de lavabo SO'O noir	42,16 €
90987	Capot de robinet et mitigeur de lavabo SO'O blanc	42,16 €
90994	Capot de robinet et mitigeur de lavabo SO'O chromé	42,16 €
91023	Aaérateurs cachés (x5) avec une clé pour so'o (à partir de juin 2016)	41,18 €
91090	Manette chromée pour mitigeur NEW TOUCH, NOVA, SO'O	24,72 €
91213	Capot de robinet et mitigeur de lavabo SO'O or rose	42,16 €
91251	Aérateurs 1,9l/min spray cachés M24x1 (x5) + clé pour SO'O, NOVA	39,23 €


■ **Produit en fin de stock**















PRESTO SO'O®




MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE


Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTO NOVA®		
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
29870	Robinet d'arrêt équerre M G1/2" - M G3/8" avec filtre	19,15 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90781	Boîtier et alimentation pile CRP2 déportée	47,77 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90837	Kits de fixation pour mitigeur de lavabo Presto 4000S (x2)	15,85 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
90944	Electrovanne	97,06 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90976	Joints-filtre panier G3/8" (x10)	32,52 €
91023	Aaérateurs cachés (x5) avec une clé pour so'o (à partir de juin 2016)	41,18 €
91090	Manette chromée pour mitigeur NEW TOUCH, NOVA, SO'O	24,72 €
91138	Sachet capot pour robinet de lavabo NOVA chrome + vis de fixation	43,99 €
91149	Sachet capot pour robinet de lavabo NOVA black chrome + vis de fixation	59,07 €
91150	Sachet capot pour robinet de lavabo NOVA noir mat + vis de fixation	59,07 €
91251	Aérateurs 1,9l/min spray cachés M24x1 (x5) + clé pour SO'O, NOVA	39,23 €
92006	Sachet cellule lynx pour robinet de lavabo NOVA C0001-006	150,83 €
POUR NEO® SENSOR®		
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
91078	Interface d'alimentation secteur 12V AC / 7 V DC	161,36 €
91101	Aérateurs 1,9l/min spray (x5) m18x1	44,92 €
91102	Sachet tube ø6mm/4 neutre (x5)	12,57 €
91103	Sachet electrovanne g1/2	115,65 €
91148	Aérateurs 3l/min (x5) pour NEO SENSOR	40,58 €
92001	Cellule Lynx pour robinet de lavabo électronique sur plage - c0001-001	150,83 €
92002	Cellule Lynx pour robinet de lavabo électronique mural (C0001-002)	150,83 €


PRESTO NOVA®



PRESTO NEO® SENSOR







MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE

Ref.	Descriptif	Prix
29860	Robinet d'arrêt droit MM G3/8" avec joint-filtre	9,57 €
90271	Sachet pile lithium 9v	36,77 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90405	Ecrou G1/2"	2,13 €
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67 €
90593	Clé de démontage pour aérateur Neo, Neo Duo	6,88 €
90594	Manette de mitigeage pour Neo Duo	42,52 €
90596	Joints toriques pour manette mitigeage Neo Duo (x5)	5,00 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90830	Flexibles 3/8 avec clapet anti-retour nf et filtres panier (x2)	15,93 €
90976	Joints-filtre panier G3/8" (x10)	32,52 €
91045	Electrovanne pour robinets électroniques	99,85 €
91109	Brise-jets M16,5X1 NEO, NEO DUO, Safe, Linea (x5)	26,60 €
91193	Aérateurs 3l/min (x5) pour PRESTO SAFE, LINEA	41,93 €
91194	Aérateurs 1,9l/min spray (x5) pour PRESTO SAFE, LINEA	47,49 €
91198	Clé tube hexagonale de démontage d'électrovanne PRESTO SAFE	25,40 €
91202	Rosace de finition chromée G 1/2" PRESTO SAFE	9,77 €
92015	Cellule Lynx pour robinet de lavabo PRESTO SAFE (C0001-015)	150,83 €

PRESTO SAFE
SIMPLE MURAL



PRESTO SAFE
MITIGEUR MURAL






PRESTO SAFE
SIMPLE SUR PLAGE



PRESTO SAFE
MITIGEUR SUR PLAGE



MAINTENANCE LAVABO ÉLECTRONIQUE

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTO 6400 - 6400 TE		
90071	Telecommande	177,41 €
POUR PRESTO 6400 T		
90068	Cartouche thermostatique	308,23 €
90069	Kit manette thermostatique	57,33 €
90070	Kit 2 clapets anti retour	93,19 €
90271	Sachet pile lithium 9v	36,77 €
90288	Sachet circuit electronique pour Presto 6400 t	262,91 €
POUR PRESTO 6400 TE		
90995	Cellule pour Presto 6400te	266,63 €
90999	Manette cartouche thermostatique 6400te/9400te	54,57 €
POUR PRESTO DÉTECTION MODULAIRE (AVANT 2023)		
90455	Sachet electrovanne dn10 Presto 8000-p8100	31,11 €
POUR PRESTO DÉTECTION MODULAIRE (APRÈS 2023)		
92023	Cellule Lynx pour robinet de lavabo électronique en détection modulaire	150,83 €
93332	Rosace pour barrière de détection douche et urinoir	98,49 €
93333	Plaque de fixation pour rosace pour barrière de détection douche et urinoir	25,66 €
POUR PRESTO 5750		
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90677	Robinet d'arrêt g 3/8 - g1/2	56,49 €
90753	Bec haut pour Presto 5750	128,09 €
90754	Bec bas pour Presto 5750	120,52 €
90781	Boîtier et alimentation pile CRP2 déportée	47,77 €
90899	Sachet contenant 10 brise-jets M24'	155,79 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
90944	Electrovanne	97,06 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90957	Joint axe mit P5750 (lot de 5)	4,95 €
90958	Sachet cellule 5750 / volta pile	147,72 €
90969	Cellule start/stop	147,72 €
90976	Joints-filtre panier G3/8" (x10)	32,52 €
91226	Bec complet pour mitigeur de lavabo 5750 ref 55134, 55139	154,79 €


■ **Produit en fin de stock**



PRESTO 6400 T




PRESTO 6400 TE







DÉTECTION MODULAIRE AVANT 2023




DÉTECTION MODULAIRE APRÈS 2023



PRESTO 5750






MAINTENANCE DOUCHE

Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTOTEM 2 TOUS MODÈLES		
90185	Sachet grille/membrane pour pomme de douche Presto	6,75 €
90478	Sachet grille de douche complète régulée 6l/min	18,44 €
90743	Douchette 1 jet MG1/2" Ø100 anti-calcaire	24,03 €
90744	Flexible 1750 mm pour douche, FF G1/2", PVC gris	33,23 €
90904	Garniture pour pomme de douche orientable DL400 et Prestotem 2 (x5)	6,53 €
91030	Tête de douche pour panneau Prestotem 2, 6l/min, applique, G1/2"	103,80 €
91031	Kit capot bas pour panneau de douche Prestotem 2	59,33 €
91032	Kit capot haut pour panneau de douche Prestotem 2	24,27 €
91033	Joints pour platine amovible pour panneau de douche Prestotem 2 (x5)	16,32 €
91034	Flexibles d'alimentation pour panneau de douche Prestotem 2, 660mm	37,07 €
91035	Robinet d'arrêt pour panneau de douche Prestotem 2 avec joint filtre G1/2"	44,49 €
91036	Barre de douchette pour panneau de douche Prestotem 2	54,18 €
91038	Platine d'hivernage pour Prestotem 2	46,75 €
91055	Cadre de fixation murale pour panneau de douche Prestotem 2 (après 27/10/2023)	164,05 €
91220	Kit raccord en laiton pour sortie basse pour Prestotem 2	52,37 €
91250	Cadre de fixation murale pour panneau de douche Prestotem 2 (avant 27/10/2023)	135,32 €
POUR PRESTOTEM 2 P50		
01221	Tête interchangeable douche p50 pour panneau Prestotem	64,27 €
90109	Joints toriques de bouchon pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	9,95 €
90110	Joints toriques de contre-piece pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	6,84 €
90187	Sachet tube rilsan pour Presto dl300/400 (2,5m)	9,95 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90237	Sachet bague de réglage pour douche P50 et P50 B	6,33 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90479	Sachet clapets anti-retour D20 (x2)	18,77 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90739	Sachet bouton chromé pour mitigeur thermostatique	28,84 €
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90848	Joints-ressorts pour douche Presto 50 et chasse Eclair (x10)	8,26 €
90887	Cartouche pour mitigeur thermostatique de douche DL 800s, Prestotem 2	72,45 €
90981	Sachet de maintenance pour douche temporisée P50	124,70 €
91029	Mitigeur thermostatique pour douche Prestotem 2	134,65 €
91099	Butées de température pour Prestotem 2 (x5)	19,69 €
91266	Kit platine Prestotem 2 P50 sans robinetterie	109,69 €



PRESTOTEM 2 P50




MAINTENANCE DOUCHE

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTOTEM 2 ALPA		
01220	Tête interchangeable douche ALPA 20/35 pour panneau Prestotem bouton chromé	192,27 €
01231	Tête interchangeable douche ALPA S 20/35 Prestotem bouton chromé	208,82 €
90046	Piston pour mitigeur de douche Alpa après 02/2005	112,59 €
90072	Pistons pour mitigeur de douche temporisé ALPA S (x5)	43,01 €
90135	Kit joints pour mitigeur temporisé Alpa, P3500	5,09 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90504	Clapets anti-retour pour mitigeur de douche Alpa N et P3500 (x10)	114,86 €
90529	Joints écrous pour corps Alpa (x20)	7,96 €
90554	Clapets anti-retour pour mitigeur de douche Alpa S (x10)	114,86 €
90737	Axe/distributeur pour mitigeur de douche Alpa	42,21 €
90770	Bouton chromé pour mitigeur de douche temporisé ALPA et mitigeur de lavabo P3500	16,33 €
90834	Rondelles guides, rondelles tampons et ressorts de volant ALPA	7,41 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90902	Cylindre pour mitigeur Presto alpa (x5)	5,45 €
91027	Cartouche et corps mitigeur Alpa pour Prestotem 2	201,90 €
91028	Cartouche et corps mitigeur Alpa S pour Prestotem 2	236,54 €
91267	Kit platine Prestotem 2 Alpa sans robinetterie	104,57 €
POUR PRESTOTEM 2 TOUCH		
90479	Sachet clapets anti-retour D20 (x2)	18,77 €
90739	Sachet bouton chromé pour mitigeur thermostatique	28,84 €
90887	Cartouche pour mitigeur thermostatique de douche DL 800s, Prestotem 2	72,45 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
91045	Electrovanne pour robinets électroniques	99,85 €
91078	Interface d'alimentation secteur 12V AC / 7 V DC	161,36 €
91099	Butées de température pour Prestotem 2 (x5)	19,69 €
91197	Sachet boitier étanche alimentation pile avec pile	47,02 €















88832 / 88834 / 88868 / 88870 / 88842


MAINTENANCE DOUCHE

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
	PRESTOTEM 2 TOUCH MASTERMIX	
90243	Régulateurs de débit 5l/min pour Prestomat (x5)	26,10 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90739	Sachet bouton chromé pour mitigeur thermostatique	28,84 €
90887	Cartouche pour mitigeur thermostatique de douche DL 800s, Prestotem 2	72,45 €
91029	Mitigeur thermostatique pour douche Prestotem 2	134,65 €
91045	Electrovanne pour robinets électroniques	99,85 €
91083	Kit de tube douchette pour Prestotem 2	13,26 €
91183	Electrovanne pour robinets électroniques (après 01/2022)	129,57 €
91184	Cartouche thermostatique pour mitigeur de douche encastré PRESTO BOX	75,18 €
91197	Sachet boitier étanche alimentation pile avec pile	47,02 €
91252	Butée de température pour cartouche crème pour mitigeur lavabo mastermix	19,42 €
91253	Sachet évolution cartouche thermostatique mitigeur douche prestotem 2 mastermix	134,77 €
93002	Volant de température pour mitigeur Mastermix sur table sans butée décliptable	32,36 €
93074	sachet écrou cartouche	6,91 €
93313	bouton touch parametre mastermix	58,25 €
93314	Câble y skk2/2	19,42 €
93318	Butée de température pour cartouche noire pour mitigeur lavabo mastermix	19,42 €
93320	volant de temp de mastermix sur table	32,36 €
	PRESTOTEM 2 SENSOR	
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90979	Rallonge connectique 3 m	44,44 €
91099	Butées de température pour Prestotem 2 (x5)	19,69 €
92013	Cellule Lynx pour robinet de douche DL 400 e sensor (C0001-013)	150,83 €

■ **Produit en fin de stock**






MAINTENANCE DOUCHE

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR PANNEAU PRESTOTEM SÉRIE 1 & 4 ((PRESTO 50) ET SÉRIE 2 (ALPA / ALPA S®)	
70010	Tête universelle à disque céramique DIN ø M 1/2, 1/2 tour, nue	21,12 €
90061	Support pour douchette	14,54 €
90083	Mitigeur monocommande et manette	157,67 €
90088	Support tube Prestotem	14,05 €
90185	Sachet grille/membrane pour pomme de douche Presto	6,75 €
90190	5 limiteur de débit 10 l/mn	23,02 €
90192	Régulateurs de débit 8l/min (x5)	23,79 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90241	Régulateurs de débit 10l/min pour Presto 520/p530 (x5)	30,50 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90478	Sachet grille de douche complète régulée 6l/min	18,44 €
90725	Sachet pomme douche complete vis	55,72 €
90730	Sachet plastron cellule electronique vis	9,15 €
90731	Sachet macaron vis	8,43 €
90733	Sachet capot Prestotem avec ouvertue	25,30 €
90734	Sachet capot Prestotem pour modele avec douchette	25,30 €
90743	Douchette 1 jet MG1/2" Ø100 anti-calcaire	24,03 €
90744	Flexible 1750 mm pour douche, FF G1/2", PVC gris	33,23 €
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90888	Cellule électronique pile pour douche Presto DL 800S	211,01 €
90904	Garniture pour pomme de douche orientable DL400 et Prestotem 2 (x5)	6,53 €
	POUR PRESTOTEM SÉRIE 1 ET 4 (PRESTO 50)	
01221	Tête interchangeable douche p50 pour panneau Prestotem	64,27 €
90109	Joints toriques de bouchon pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	9,95 €
90110	Joints toriques de contre-piece pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	6,84 €
90187	Sachet tube rilsan pour Presto dl300/400 (2,5m)	9,95 €
90237	Sachet bague de réglage pour douche P50 et P50 B	6,33 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90479	Sachet clapets anti-retour D20 (x2)	18,77 €
90552	Capot haut pour douche temporisée DL 400 SE avec vis	10,64 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90727	Sachet plastron p50 vis	8,00 €
90739	Sachet bouton chromé pour mitigeur thermostatique	28,84 €
90848	Joints-ressorts pour douche Presto 50 et chasse Eclair (x10)	8,26 €
90887	Cartouche pour mitigeur thermostatique de douche DL 800s, Prestotem 2	72,45 €



PRESTO 50




MAINTENANCE DOUCHE


MAINTENANCE


Ref.	Descriptif	Prix
	POUR PRESTOTEM SÉRIE 2 (ALPA)	
01220	Tête interchangeable douche ALPA 20/35 pour panneau Prestotem bouton chromé	192,27 €
01231	Tête interchangeable douche ALPA S 20/35 Prestotem bouton chromé	208,82 €
90046	Piston pour mitigeur de douche Alpa après 02/2005	112,59 €
90088	Support tube Prestotem	14,05 €
90135	Kit joints pour mitigeur temporisé Alpa, P3500	5,09 €
90145	Régulateurs de débit 6l/min pour Presto DL 400 S, Prestotem 2 (x5)	23,02 €
90146	Régulateurs de débit 10l/min pour douche DL300/400/350, Prestotem 2 (x5)	19,58 €
90178	Régulateurs de débit 8l/min pour douche DL 300/400/350, Prestotem 2 (x5)	18,43 €
90240	Régulateurs de débit 6l/min pour Presto 520/p530 (x5)	30,50 €
90529	Joints écrous pour corps Alpa (x20)	7,96 €
90728	Plastron pour mitigeur de douche Alpa et vis	9,15 €
90737	Axe/distributeur pour mitigeur de douche Alpa	42,21 €
90770	Bouton chromé pour mitigeur de douche temporisé ALPA et mitigeur de lavabo P3500	16,33 €
90834	Rondelles guides, rondelles tampons et ressorts de volant ALPA	7,41 €
90902	Cylindre pour mitigeur Presto alpa (x5)	5,45 €



ALPA / ALPA S®








MAINTENANCE DOUCHE

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR DL 400 SE®	
90067	Sachet bague de fermeture	5,81 €
90086	Corps pour douche temporisée DL 400 SE	21,83 €
90181	Cartouche complète pour robinet de douche temporisé DL 300/400	16,40 €
90185	Sachet grille/membrane pour pomme de douche Presto	6,75 €
90187	Sachet tube rilsan pour Presto dl300/400 (2,5m)	9,95 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90550	Amorceur pour douche mécanique temporisée DL 400 SE	16,33 €
90551	Plastron bascule pour douche temporisée DL 400 SE	34,27 €
90552	Capot haut pour douche temporisée DL 400 SE avec vis	10,64 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90699	Sachet légionelle : 2 T pour capillaire ref.90633	16,90 €
91098	Douilles équipées pour douche temporisée DL400 SE (x5)	7,80 €
91328	2 capots de fermeture pour 27488, 27484 et 27482 (DL 400SE)	16,35 €
	POUR DL 400 E-TOUCH®	
90054	Cartouche complète dl400 e touch	22,45 €
90055	Plastron bouton complet dl400 e touch	140,59 €
90056	Electrovanne complète pour robinet de douche DL 400 e touch	93,35 €
90067	Sachet bague de fermeture	5,81 €
90086	Corps pour douche temporisée DL 400 SE	21,83 €
90185	Sachet grille/membrane pour pomme de douche Presto	6,75 €
90187	Sachet tube rilsan pour Presto dl300/400 (2,5m)	9,95 €
90480	Rallonge connectique 1 m	35,35 €
90552	Capot haut pour douche temporisée DL 400 SE avec vis	10,64 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
	POUR DL 400 E-SENSOR®	
90054	Cartouche complète dl400 e touch	22,45 €
90056	Electrovanne complète pour robinet de douche DL 400 e touch	93,35 €
90067	Sachet bague de fermeture	5,81 €
90086	Corps pour douche temporisée DL 400 SE	21,83 €
90185	Sachet grille/membrane pour pomme de douche Presto	6,75 €
90187	Sachet tube rilsan pour Presto dl300/400 (2,5m)	9,95 €
90480	Rallonge connectique 1 m	35,35 €
90501	Joints filtre G3/4" (x20)	32,73 €
90552	Capot haut pour douche temporisée DL 400 SE avec vis	10,64 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79 €
90979	Rallonge connectique 3 m	44,44 €
91179	Kit de rétrofit DL 400 E sensor vers DL 400 E touch	169,93 €
91197	Sachet boitier étanche alimentation pile avec pile	47,02 €
92013	Cellule Lynx pour robinet de douche DL 400 e sensor (C0001-013)	150,83 €
	POUR DL 400 TOUS MODÈLES	
90084	Robinet d'arrêt droit M G1/2" F G3/4" DL 400 se, e-touch, e-sensor	43,87 €
90478	Sachet grille de douche complète régulée 6l/min	18,44 €
90904	Garniture pour pomme de douche orientable DL400 et Prestotem 2 (x5)	6,53 €
91044	Robinet d'arrêt équerre M G1/2 FG3/4" pour douche DL 400	40,94 €

■ **Nouveau produit**




MAINTENANCE DOUCHE


Ref.	Descriptif	Prix
POUR DL 300 S® / DL 350 S® / DL 400 S®		
01184	Tête interchangeable douche dl 350 s	38,66 €
27146	Tête de douche fixe avec grille orientable au plafond anticalcaire pour DL 300s	72,10 €
90181	Cartouche complète pour robinet de douche temporisé DL 300/400	16,40 €
90184	Sachet grille membrane et vis regulateur dl300/400	18,16 €
90185	Sachet grille/membrane pour pomme de douche Presto	6,75 €
90186	Joints toriques pour douche temporisée DL 300/400 (x10)	7,36 €
90197	Poignée et câble pour douche au plafond DL 350 S	36,17 €
90198	Sachet pistons pour Presto 500 s	24,37 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90383	Sachet jeu de joints toriques pour robinet de lavabo Prestomat 2000s	6,10 €
90434	Patte d'accrochage pour DL 400 SE	4,64 €
90442	Tête pour panneau de douche DL 400 encastré ou traversée de cloison	135,44 €
90443	Pomme dl400 enc/tc blanc	135,44 €
90444	Tête de douche pour robinet de douche temporisé DL 400 applique	131,93 €
90445	Pomme Presto dl400 applique epoxy	131,93 €
90448	Patte de fixeation pour Presto dl 300 et 400 s	18,47 €
90460	Profile aluminium chrome pour dl 400	28,72 €
90461	Profile aluminium epoxy blanc pour dl 400	28,72 €
90616	20 vis capot Presto dl	3,26 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90850	Fermetures et vis pour Presto dl 400s	4,78 €
90856	Bague pour robinet de douche Presto DL 400 S finition epoxy	15,26 €
90857	Bague pour robinet de douche Presto DL 400 S finition chromée	15,26 €
90890	Rondelles 44x33x0,5 pour douche temporisée DL 400 S (x50)	13,42 €
90892	Sachet 5 cylindres et 5 ressorts pour p2000s	8,94 €
90901	Sachet 5 ressorts pour Presto 2000 et Presto 500s	3,92 €
90904	Garniture pour pomme de douche orientable DL400 et Prestotem 2 (x5)	6,53 €
RÉGULATEUR DE DÉBIT DL 300 S® - DL 350 S® - DL 400 S® (VENDUS PAR 5)		
90145	Régulateurs de débit 6l/min pour Presto DL 400 S, Prestotem 2 (x5)	23,02 €
90146	Régulateurs de débit 10l/min pour douche DL300/400/350, Prestotem 2 (x5)	19,58 €
90178	Régulateurs de débit 8l/min pour douche DL 300/400/350, Prestotem 2 (x5)	18,43 €
AMORCEUR		
90182	Amorceur applique pour robinet de douche temporisé DL 300/400	28,12 €
90183	Amorceur encastré pour robinet de douche temporisé DL 300/400	28,12 €
90187	Sachet tube rilsan pour Presto dl300/400 (2,5m)	9,95 €
90188	Plastron bouton pour robinet de douche temporisé DL 300/400	28,12 €
90441	Amorceur pour douche mécanique DL 400 encastré ou traversée de cloison gris	59,05 €
90699	Sachet légionelle : 2 T pour capillaire ref.90633	16,90 €
90780	Raccord rapide j guest (x20)	61,39 €
90903	Membrane pour amorceur pour Presto DL 400 S	20,29 €
90963	Rotule intermédiaire pour kit filtre anti-légionelle sur douche DL 400 SE	76,54 €


PRESTO DL 300 S®


PRESTO DL 350 S®



PRESTO DL 400 S®






MAINTENANCE DOUCHE

Ref.	Descriptif	Prix
POUR DL 800 S®		
90061	Support pour douchette	14,54 €
90146	Régulateurs de débit 10l/min pour douche DL300/400/350, Prestotem 2 (x5)	19,58 €
90183	Amorceur encastré pour robinet de douche temporisé DL 300/400	28,12 €
90185	Sachet grille/membrane pour pomme de douche Presto	6,75 €
90187	Sachet tube rilsan pour Presto dl300/400 (2,5m)	9,95 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90416	Inserts pour bouton chromé de p4000s après 10/2006, DL800S, Prestotem 2 (x10)	9,26 €
90478	Sachet grille de douche complète régulée 6l/min	18,44 €
90615	Sachet amorceur dl 800 s - 50 / 90 secondes	25,85 €
90651	Electrovanne pile squale/ sensao/dl800	135,63 €
90699	Sachet légionelle : 2 T pour capillaire ref.90633	16,90 €
90719	Sachet amorceur pour dl 800	31,68 €
90739	Sachet bouton chromé pour mitigeur thermostatique	28,84 €
90743	Douchette 1 jet MG1/2" Ø100 anti-calcaire	24,03 €
90744	Flexible 1750 mm pour douche, FF G1/2", PVC gris	33,23 €
90780	Raccord rapide j guest (x20)	61,39 €
90887	Cartouche pour mitigeur thermostatique de douche DL 800s, Prestotem 2	72,45 €
90888	Cellule électronique pile pour douche Presto DL 800S	211,01 €
90903	Membrane pour amorceur pour Presto DL 400 S	20,29 €
90904	Garniture pour pomme de douche orientable DL400 et Prestotem 2 (x5)	6,53 €
90909	Sachet reflecteur douche	8,43 €
90978	Membrane et plaque	10,19 €



DL 800 S®



DL 800 S®
AVEC DOUCHETTE


MAINTENANCE DOUCHE

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
POUR PRESTO 50 / 50 B		
01010	Tête interchangeable douche p50 chromée 20/35s	54,11 €
01011	Tête interchangeable douche p50 b ancien modèle 20/35s	57,72 €
01012	Tête interchangeable douche p50 b nouveau modèle 20/35s	57,72 €
01014	Tête interchangeable douche p50 h avec disque	80,76 €
01053	Tête interchangeable douche p50 encastré et douche extérieur hydropool CC ou CP	61,99 €
90104	Sachet piston pour Presto 50/50b	66,75 €
90109	Joints toriques de bouchon pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	9,95 €
90110	Joints toriques de contre-piece pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	6,84 €
90115	Sachet bouchon p50b sans douille	25,29 €
90116	Sachet bouchon p50 monte	25,29 €
90117	Sachet bouchon p50b avec douille	25,29 €
90138	Rosace sans joint pour Presto 50 b	25,38 €
90165	Sachet rosace pour Presto 50	11,75 €
90193	Rosace de rattrapage pour Presto 50 b	49,63 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90237	Sachet bague de réglage pour douche P50 et P50 B	6,33 €
90501	Joints filtre G3/4" (x20)	32,73 €
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90848	Joints-ressorts pour douche Presto 50 et chasse Eclair (x10)	8,26 €
90853	Bouton pour douche temporisée Presto 50B et pour urinoir temporisé Presto 60B	15,43 €
RÉGULATEUR DE DÉBIT (POUR PRESTO 50 TOUTES VERSION (VENDUS PAR 5) MODÈLES À PARTIR DE MARS 1989		
90141	Régulateurs 8l/min pour dl-p50 (après mars 89) (x5)	49,40 €




PRESTO 50 / 50 B






PRESTO 50



MAINTENANCE DOUCHE

MAINTENANCE


Ref.	Descriptif	Prix
	POUR PRESTO 500 S® PRÊT-À-POSER 500 S® B / PRESTO 500 S®	
01185	Tête interchangeable douche p500 s, p500s b	40,14 €
90034	Vis inviolables pour chasses directes temporisées Presto 1000 E et Presto 7000	36,70 €
90190	5 limiteur de débit 10 l/mn	23,02 €
90191	Grille pour pomme de douche (x5)	19,48 €
90192	Régulateurs de débit 8l/min (x5)	23,79 €
90198	Sachet pistons pour Presto 500 s	24,37 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90214	Ecrous plats G1/2" (x10)	8,58 €
90240	Régulateurs de débit 6l/min pour Presto 520/p530 (x5)	30,50 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90383	Sachet jeu de joints toriques pour robinet de lavabo Prestomat 2000s	6,10 €
90414	5 limiteurs 10l/mn Presto 500 s	15,14 €
90470	Sachet rosace p500 s inox	36,41 €
90471	Tubes de purge pour robinet de douche temporisé P500 S (x2)	14,56 €
90472	Rondelles de temporisation pour P500 S (x3)	3,66 €
90473	Sachet bouton et douille p500 s b encastre	36,41 €
90617	Rosace Presto 500 sb apres 07/2005	34,84 €
90722	Boutons Presto 500 s	19,74 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90892	Sachet 5 cylindres et 5 ressorts pour p2000s	8,94 €
90901	Sachet 5 ressorts pour Presto 2000 et Presto 500s	3,92 €



PRESTO 500 S®
PRÊT-À-POSER




PRESTO 500 S® B



MAINTENANCE DOUCHE

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR MITIGEUR ALPA BC / BN ET MITIGEUR ALPA S®	
35186	Alpa Mitigeur de douche temporisé applique, allongé bc	261,86 €
90046	Piston pour mitigeur de douche Alpa après 02/2005	112,59 €
90099	Clapets anti-retour Ø15mm (x5)	5,88 €
90135	Kit joints pour mitigeur temporisé Alpa, P3500	5,09 €
90137	Clé pour pour mitigeur de douche Alpa temporisé panneau	19,06 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90501	Joints filtre G3/4" (x20)	32,73 €
90504	Clapets anti-retour pour mitigeur de douche Alpa N et P3500 (x10)	114,86 €
90505	Piston pour mitigeur de douche Alpa	112,59 €
90509	Sachet clapets anti-retour et régulateurs (x10)	150,80 €
90539	Plaques de signalisation pour Presto Alpa (x10)	12,91 €
90540	Volant pour mitigeur de douche Alpa avec bouton noir et pastille	13,89 €
90545	Volant pour mitigeur de douche temporisé Alpa allongé bouton chromé	25,41 €
90549	Vis torx inviolables à tête fraisée Ø 4,8 x 38 mm (x4)	8,50 €
90630	Volant pour mitigeur de douche temporisé Alpa allongé bouton noir	19,23 €
90770	Bouton chromé pour mitigeur de douche temporisé ALPA et mitigeur de lavabo P3500	16,33 €
90834	Rondelles guides, rondelles tampons et ressorts de volant ALPA	7,41 €
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90902	Cylindre pour mitigeur Presto alpa (x5)	5,45 €
90911	Plaque Alpa encastré 180x180	24,59 €
	PRESTO MITIGEUR ALPA S®	
35194	Alpa Mitigeur de douche temporisé applique, allongé bc S	280,38 €
90072	Pistons pour mitigeur de douche temporisé ALPA S (x5)	43,01 €
90090	Face avant complète pour alpa encastré	81,71 €
90091	Face intermédiaire complète pour alpa encastré	63,08 €
90092	Boîtier complet pour mitigeur de douche temporisé Alpa encastré	172,02 €
90554	Clapets anti-retour pour mitigeur de douche Alpa S (x10)	114,86 €
90738	Axe de mitigeage allongé pour mitigeur de douche temproisé Alpa encastré	47,82 €
	RÉGULATEUR DE DÉBIT POUR MITIGEUR ALPA VALABLE ÉGALEMENT POUR PRESTO 3500 TOUTES VERSIONS (VENDUS PAR 5) MODÈLES À PARTIR DE MARS 1989	
90530	Régulateurs 6l/min pour mitigeur douche Alpa (après mars 89) (x5)	49,40 €
90531	Régulateurs 8l/min pour mitigeur douche Alpa (après mars 89) (x5)	49,40 €
90532	Régulateurs 10/min pour mitigeur douche Alpa (après mars 89) (x5)	49,40 €
90533	Régulateurs 12/min pour mitigeur douche Alpa (après mars 89) (x5)	49,40 €

■ S: Système sécurité antiblocage S®



MAINTENANCE DOUCHE

MAINTENANCE


Ref.	Descriptif	Prix
	POUR PRESTO BOX TOUCH THERMOSTATIQUE®	
90091	Face intermédiaire complète pour alpa encastré	63,08 €
90501	Joints filtre G3/4" (x20)	32,73 €
90781	Boîtier et alimentation pile CRP2 déportée	47,77 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
91078	Interface d'alimentation secteur 12V AC / 7 V DC	161,36 €
91180	Face avant pour mitigeur de douche encastré PRESTO BOX sans bouton de commande	94,50 €
91181	Sachet maintenance boîtier version pile presto box	156,47 €
91182	Boîtier secteur pour mitigeur de douche encastré PRESTO BOX	156,47 €
91183	Electrovanne pour robinets électroniques (après 01/2022)	129,57 €
91184	Cartouche thermostatique pour mitigeur de douche encastré PRESTO BOX	75,18 €
91185	Corps complet avec électrovanne et cartouche thermostatique pour PRESTO BOX	389,97 €
91186	Bouton thermostatique pour mitigeur de douche encastré PRESTO BOX	37,40 €
91187	Clapets anti-retour pour mitigeur de douche encastré PRESTO BOX (x2)	10,75 €
91188	Régulateurs de débit 8l/min pour douche (x5)	21,03 €
93074	sachet écrou cartouche	6,91 €
93313	bouton touch parametre mastermix	58,25 €

■ **Produit en fin de stock**




PRESTO BOX TOUCH®

VERSION PILE



VERSION SECTEUR




MAINTENANCE DOUCHE

Ref.	Descriptif	Prix
COLONNE DE DOUCHE PRESTO S4		
90119	Sachet colonne s4 (bouton)	81,03 €
90129	Tête interchangeable douche colonne S4 (x1)	116,59 €
90139	Sachet vis embase pour colonne de douche s4	7,24 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90836	Sachet outil pour demontage colonne s4	48,91 €
COLONNE DE DOUCHE HYDROPOOL CC / CP		
90165	Sachet rosace pour Presto 50	11,75 €
POUR PRESTO ÉCLAIR DV (AVANT 2005)		
90001	Joints toriques de bouchons pour chasse directe temporisée Presto Eclair (x20)	12,15 €
90009	Piston et fil frein pour chasse directe temporisée Presto Eclair H	15,14 €
90021	Disque pour chasse directe mécanique temporisée Presto Eclair dv	33,37 €
POUR POMME DE DOUCHE		
90124	Vis écrou grille pour tête de douche 29301 (x5)	22,49 €
90148	Sachet vis de grille pour Presto dl30-40	23,05 €
90164	Sachet grille de douche pour Presto DL 30 et DL 40 (x5)	8,28 €
90173	Sachet rosace pomme douche fixe	20,40 €
90191	Grille pour pomme de douche (x5)	19,48 €
POUR HYDROMONEY M 642		
90324	Electrovanne dn13 pour urinoir Presto 8000-8100	131,65 €
90464	Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €


■ **Produit en fin de stock**

PRESTO S4










PRESTO ÉCLAIR DV





HYDROMONEY M 642

MAINTENANCE DOUCHE ÉLECTRONIQUE

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
90071	Telecommande	177,41 €
	POUR PRESTO 9400 T	
90068	Cartouche thermostatique	308,23 €
90069	Kit manette thermostatique	57,33 €
90070	Kit 2 clapets anti retour	93,19 €
90271	Sachet pile lithium 9v	36,77 €
90288	Sachet circuit electronique pour Presto 6400 t	262,91 €
	POUR PRESTO 9400 TE	
90996	Cellule pour Presto 9400te	266,63 €
90999	Manette cartouche thermostatique 6400te/9400te	54,57 €
	POUR DÉTECTION MODULAIRE	
90455	Sachet electrovanne dn10 Presto 8000-p8100	31,11 €
	POUR ENSEMBLE COMPLET (RÉF. 52920)	
52942	Module hydraulique diametre 17 mm	467,97 €
90322	Sachet electrovanne d17 70l/mn 12volt	278,02 €
90328	Sachet reflecteur pour ref.52915-52916...	28,82 €
	POUR ENSEMBLE COMPLET (RÉF. 52917)	
90321	Sachet lectrovanne d13 37l/mn 12volt	184,33 €
90328	Sachet reflecteur pour ref.52915-52916...	28,82 €
90344	Sachet cellule pour ref.52902 6 12v	589,30 €
	POUR ENSEMBLE COMPLET (RÉF. 52507)	
93332	Rosace pour barrière de détection douche et urinoir	98,49 €
93333	Plaque de fixation pour rosace pour barrière de détection douche et urinoir	25,66 €
93334	Connecteurs WAGO en ligne pour barrière de détection douche et urinoir (x2)	11,07 €


■ **Produit en fin de stock**

PRESTO 9400 T



PRESTO 9400 TE






DÉTECTION MODULAIRE




90455






ENSEMBLE COMPLET (RÉF. 52920 ET 52917)










MAINTENANCE URINOIR

Ref.	Descriptif	Prix
PRESTO 12		
18735	Commande TC seule pour chasse Eclair et urinoir P12 pour cloison de 15 à 200 mm	54,78 €
18736	Commande TC seule pour chasse Eclair et urinoir P12 pour cloison de 200 à 300 mm	54,78 €
31001	Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO en ligne sans raccord	64,51 €
31003	Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO en ligne avec 1 raccord	71,67 €
31303	Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO en ligne antigel sans raccord	100,32 €
31707	Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO équerre sans raccord	71,67 €
90013	Cale d'angle pour robinet d'urinoir mécanique	37,12 €
90110	Joints toriques de contre-piece pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	6,84 €
90200	Joint de bouchon (x20)	7,24 €
90206	Kit de maintenance pour tête 6 sec vert (x5)	34,68 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90299	5 vérins pour traversée de cloison pour Presto Eclair/ Eclair H/Eclair XL	24,63 €
90835	Ressorts pour têtes (x10)	4,78 €
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
EFFET D'EAU		
90701	10 joints toriques pour effets d'eau pour urinoirs	4,04 €
PRESTO 60 / 60 B – PRESTO 120 B		
01008	Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 60B ancien modèle	56,82 €
01009	Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 60	54,11 €
01013	Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 60B nouveau modèle	57,72 €
90108	Pistons pour urinoirs mécaniques Presto 60 et Presto 60B (x5)	66,75 €
90109	Joints toriques de bouchon pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	9,95 €
90110	Joints toriques de contre-piece pour Presto 50 et Presto 60 (x20)	6,84 €
90115	Sachet bouchon p50b sans douille	25,29 €
90116	Sachet bouchon p50 monte	25,29 €
90117	Sachet bouchon p50b avec douille	25,29 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90237	Sachet bague de réglage pour douche P50 et P50 B	6,33 €
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90848	Joints-ressorts pour douche Presto 50 et chasse Eclair (x10)	8,26 €
90853	Bouton pour douche temporisée Presto 50B et pour urinoir temporisé Presto 60B	15,43 €
PRESTO 120 B		
90871	Façade avant pour urinoir temporisé encastré Presto 120B en inox brosé	116,79 €



PRESTO 12









PRESTO 60




PRESTO 60 B







PRESTO 120 B



MAINTENANCE URINOIR ÉLECTRONIQUE


Ref.	Descriptif	Prix
	SENSAO® 8100 – 8200 – 8300	
90650	Sachet pile lithium 2cr5	44,62 €
90651	Electrovanne pile squale/ sensao/dl800	135,63 €
90668	Circuit cellule secteur pour pour urinoir électronique Presto Sensao 8100	214,18 €
90669	Circuit cellule pile pour urinoirs électroniques Presto Sensao 8200/8300/8400	214,18 €
90670	Limiteur de débit 10l/min pour urinoirs électroniques Sensao 8100/8200/8300/8400	7,14 €
	SENSAO® 8400 MODÈLES AVANT 2011	
90650	Sachet pile lithium 2cr5	44,62 €
90651	Electrovanne pile squale/ sensao/dl800	135,63 €
90670	Limiteur de débit 10l/min pour urinoirs électroniques Sensao 8100/8200/8300/8400	7,14 €
90671	Circuit électronique pour urinoir Sensao 8400	214,18 €
	SENSAO® 8400 MODÈLES APRÈS 2011	
50958	Tube équipé pour urinoir Satolas angle (Allia)	27,61 €
90145	Régulateurs de débit 6l/min pour Presto DL 400 S, Prestotem 2 (x5)	23,02 €
90651	Electrovanne pile squale/ sensao/dl800	135,63 €
90670	Limiteur de débit 10l/min pour urinoirs électroniques Sensao 8100/8200/8300/8400	7,14 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
	RÉFLECTEUR SENSAO®	
90654	Réflecteurs pour robinets (x2)	10,71 €
	SENSAO® 8400N	
55372	Tube pour robinet d''urinoir siphonique Sensao 8400 N	46,73 €
90670	Limiteur de débit 10l/min pour urinoirs électroniques Sensao 8100/8200/8300/8400	7,14 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
91045	Electrovanne pour robinets électroniques	99,85 €
91048	Joints-filtre d'électrovanne pour PRESTO Safe, 8400N, Mastermix (x5)	11,45 €
91196	Cellule et boîtier pile (avant 06/2020) pour urinoir électronique SENSAO 8400 N	150,83 €
91197	Sachet boitier étanche alimentation pile avec pile	47,02 €
92004	Cellule Lynx pour robinet d'urinoir électronique (C0001-004)	150,83 €



SENSAO® 8100





SENSAO® 8200





SENSAO® 8400







SENSAO® 8400N

MAINTENANCE URINOIR ÉLECTRONIQUE


Ref.	Descriptif	Prix
	SENSAO® 8100 N – 8300 N – 8500 N – 8600 N	
90084	Robinet d'arrêt droit M G1/2" F G3/4" DL 400 se, e-touch, e-sensor	43,87 €
90141	Régulateurs 8l/min pour dl-p50 (après mars 89) (x5)	49,40 €
90214	Ecrous plats G1/2" (x10)	8,58 €
90501	Joints filtre G3/4" (x20)	32,73 €
90651	Electrovanne pile squale/ sensao/dl800	135,63 €
90781	Boîtier et alimentation pile CRP2 déportée	47,77 €
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33 €
91078	Interface d'alimentation secteur 12V AC / 7 V DC	161,36 €
91107	Façade seule pour urinoir Presto Sensao 8100/ 8300N sans bouton en inox brossée	72,90 €
91108	Façade seule pour urinoir Presto Sensao 8500/ 8600N avec bouton en inox brossée	82,97 €
91147	5 adaptateurs cellule lynx pour urinoirs électroniques	28,45 €
91207	Façade seule noire pour unrinoir électronique encastré Presto Sensao 8100/8300 n	89,48 €
92004	Cellule Lynx pour robinet d'urinoir électronique (C0001-004)	150,83 €
92005	Cellule Lynx pour robinet d'urinoir électronique avec bouton (C0001-005)	150,83 €



SENSAO® 8100 N



SENSAO® 8500 N



MAINTENANCE URINOIR ÉLECTRONIQUE


Ref.	Descriptif	Prix
DÉTECTION MODULAIRE		
90324	Electrovanne dn13 pour urinoir Presto 8000-8100	131,65 €
90455	Sachet electrovanne dn10 Presto 8000-p8100	31,11 €
BARRIÈRE INFRAROUGE (RÉF. 52914 / 52915 / 52916)		
52942	Module hydraulique diametre 17 mm	467,97 €
90321	Sachet lectrovanne d13 37l/mn 12volt	184,33 €
90322	Sachet electrovanne d17 70l/mn 12volt	278,02 €
90328	Sachet reflecteur pour ref.52915-52916...	28,82 €
90343	Sachet cellule pour module électronique d'urinoir ref.52900 - 12V	589,30 €
BARRIÈRE INFRAROUGE (RÉF. 52506)		
93332	Rosace pour barrière de détection douche et urinoir	98,49 €
93333	Plaque de fixation pour rosace pour barrière de détection douche et urinoir	25,66 €
93334	Connecteurs WAGO en ligne pour barrière de détection douche et urinoir (x2)	11,07 €
DÉTECTEUR EN FAUX-PLAFOND 1 URINOIR (RÉF. 52453)		
90084	Robinet d'arrêt droit M G1/2" F G3/4" DL 400 se, e-touch, e-sensor	43,87 €
90501	Joints filtre G3/4" (x20)	32,73 €
90760	Sachet electrovanne d6577	30,58 €
90792	Radar pour détection d'urinoir en faux plafond, champ étroit (1 urinoir)	349,20 €
90794	1 boitier 220v/12v 12w pour urinoir détecteur en faux-plafond, réf 52453	115,80 €
DÉTECTEUR EN FAUX-PLAFOND 2 À 4 URINOIRS (RÉF. 52454)		
90322	Sachet electrovanne d17 70l/mn 12volt	278,02 €
90609	Robinet d'arrêt pour les robinets de chasse 14906 et 14920	36,98 €
90793	1 radar champ large, pour urinoirs détecteur en faux-plafond, réf 52454	349,20 €
90794	1 boitier 220v/12v 12w pour urinoir détecteur en faux-plafond, réf 52453	115,80 €

■ **Produit en fin de stock**



DÉTECTION MODULAIRE


90455





BARRIÈRE INFRAROUGE (RÉF. 52914 / 52915 / 52916)







DÉTECTEUR EN FAUX-PLAFOND

MAINTENANCE CHASSE

Ref.	Descriptif	Prix
	PRESTO ÉCLAIR / ÉCLAIR H ÉCLAIR XL	
01005	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair TC	61,82 €
01006	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair H av. disque	126,77 €
01007	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair AS chromée	67,15 €
01144	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair H ss disque	58,93 €
18735	Commande TC seule pour chasse Eclair et urinoir P12 pour cloison de 15 à 200 mm	54,78 €
18736	Commande TC seule pour chasse Eclair et urinoir P12 pour cloison de 200 à 300 mm	54,78 €
90000	20 presses-étoupes pour chasse directe Presto Eclair/ Presto Eyrem ancien modèle	23,37 €
90001	Joints toriques de bouchons pour chasse directe temporisée Presto Eclair (x20)	12,15 €
90003	Pistons pour chasse directe temporisée Presto Eclair, avant 07/1988 (x5)	64,05 €
90009	Piston et fil frein pour chasse directe temporisée Presto Eclair H	15,14 €
90012	10 joints américains diamètre 32mm pour chasse directe temporisée Presto Eyrem	9,20 €
90014	Bouchons protection antigel pour chasse directe Presto Eclair/ Eclair XL (x20)	12,15 €
90020	Pistons pour chasse directe temporisée Presto Eclair, après 07/1988 (x5)	82,05 €
90021	Disque pour chasse directe mécanique temporisée Presto Eclair dv	33,37 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90299	5 vérins pour traversée de cloison pour Presto Eclair/ Eclair H/Eclair XL	24,63 €
90735	Joints toriques pour chasse directe temporisée Presto Eclair am (x25)	12,19 €
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37 €
90844	10 douilles action siphonique pour chasses Presto Eclair/ Eclair H/ Eclair XL	9,75 €
90848	Joints-ressorts pour douche Presto 50 et chasse Eclair (x10)	8,26 €
	PRESTO ÉCLAIR XL	
01250	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Eclair XL	39,50 €
01251	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Eclair XL TC	67,15 €
01253	Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Eclair XL TC nouveau	66,90 €
90907	Pistons complet et cylindres pour chasse temporisée Presto Eclair XL (x5)	58,24 €
90965	Ressorts pour chasse directe mécanique temporisée Presto Eclair XL (x5)	8,50 €
	PRESTO EYREM	
12011	Eyrem Robinet de chasse directe mécanique applique	181,46 €
90005	5 pistons pour chasse directe mécanique temporisée Presto Eyrem	97,26 €
90008	20 joints couvercles pour chasse directe mécanique temporisée Presto Eyrem	16,61 €
90019	5 ressorts manette pour chasse directe temporisée Presto Eyrem	4,37 €
90022	2 poussoirs mannette pour chasse directe mécanique temporisée Presto Eyrem	6,97 €
90023	Porte manette pour chasse directe mécanique temporisée Presto Eyrem	8,97 €
90024	Manette pour chasse directe mécanique temporisée Presto Eyrem	11,86 €
90845	5 crépines pour robinetterie de chasse mécanique temporisée Presto Eyrem	9,38 €
90966	Bouton tête pour chasse temporisée Presto Eclair XL et Presto Eclair TC	29,84 €

■ **Produit en fin de stock**

■ Pour une pression dynamique à 1 bar, ajustable à la baisse par action sur robinet d'arrêt en option



PRESTO ÉCLAIR




PRESTO ÉCLAIR H




PRESTO ÉCLAIR XL


PRESTO ÉCLAIR
(MODÈLES AVANT JUILLET 1988)





PRESTO ÉCLAIR
(MODÈLES APRÈS JUILLET 1988)



PRESTO ÉCLAIR H
(MODÈLES AVANT JUILLET 1988)











PRESTO EYREM

MAINTENANCE CHASSE

Ref.	Descriptif	Prix
PRESTO 1000 M / 1000 E / 1000 TC / 1000 A		
10600	Raccord de départ avec joint américain G 3/4" pour chasse directe Presto 1000	6,81 €
90004	5 pistons pour chasse directe mécanique temporisée Presto 1000	64,21 €
90007	20 joints de bouchons pour chasse directe mécanique temporisée Presto 1000	11,90 €
90010	Joints américains Ø 28 mm pour chasse temporisée Presto 1000 (x10)	9,20 €
90015	Amorceur/clapet pour chasse temporisée Presto1000M/ 1000E/ 1000A/ 1000 TC	34,08 €
90034	Vis inviolables pour chasses directes temporisées Presto 1000 E et Presto 7000	36,70 €
90044	Face avant pour chasse directe mécanique temporisée P1000 E inox et 4 vis	88,85 €
90207	Fils frein (x20)	14,10 €
90609	Robinet d'arrêt pour les robinets de chasse 14906 et 14920	36,98 €
90749	25 joints à lèvres et 25 rondelles pour chasse temporisée mécanique Presto 1000	17,13 €
90842	Ressorts, joints et rondelles pour chasse mécanique temporisée Presto 1000M	6,44 €
PRESTO 1000 XL / 1000 XL TC / 1000 XL A / 1000 XL E / 1000 XL A DVA / 1000 XL E DVA		
01270	Cartouche interchangeable pour chasse directe temporisée mécanique P1000XL 6l	22,27 €
90313	Sachet 10 joints toriques pour mitigeur 4000s	6,51 €
90826	Sachet de 5 pistons et 5 ressorts pour chasses mécaniques temporisées P1000XL	26,20 €
91230	Robinet d'arrêt droit brut pour chasse P1000 XL	30,26 €
01270S		
PRESTO 1000 XL TC / 1000 XL A / 1000 XL E / 1000 XL A DVA / 1000 XL E DVA		
14220	P1000 XL Chasse directe traversée de cloison, 6-9L, avec RA	120,72 €
90077	2 tubes PA (noir neutre)	21,83 €
90919	Face avant design pour chasse directe (sans amorceur)	92,71 €
90920	Face avant inox anti-vandalisme pour chasse directe P1000 XL (sans amorceur)	93,53 €
90930	Décharge pour chasse directe mécanique temporisé Presto 1000 XL TC hydraulique	32,34 €
PRESTO 1000 XL		
90801	Clé spéciale pour chasse mécanique temporisée Presto 1000XL applique	9,04 €
90825	Décharge pour chasse mécanique temporisée Presto 1000 XL applique 6l/min	19,59 €
90827	Capot de commande pour chasse Presto 1000 XL avec système d'articulation complet	36,94 €
PRESTO 1000 XL TC		
18735	Commande TC seule pour chasse Eclair et urinoir P12 pour cloison de 15 à 200 mm	54,78 €
18736	Commande TC seule pour chasse Eclair et urinoir P12 pour cloison de 200 à 300 mm	54,78 €
90059	Bouton complet pour chasse temporisée Presto 1000 XL en galerie technique	101,85 €
90829	Amorceur pour chasse électronique Presto 7100XL, Presto7200XL et Presto 7300XL	31,68 €
PRESTO 1000 XL A / 1000 XL E		
14231	Face avant seule finition ivoire pour robinet de chasse P1000 XL A encastré	200,84 €
14233	Face avant seule finition inox brossé pour robinet de chasse P1000 XL E encastré	200,84 €
PRESTO 1000 XL A DVA / 1000 XL E DVA		
90079	Façade double volume pour chasse directe mécanique P1000 XL DVA, chromée	114,68 €
90080	Façade double volume pour chasse directe mécanique P1000 XL DVA, brossée	129,02 €
90081	Amorceur securité pour chasses temporisées Presto 1000XL E DVA/ P1000 XL A DVA	28,68 €

■ **Produit en fin de stock**





MAINTENANCE CHASSE

Ref.	Descriptif	Prix
PRESTO 7100 XL – 7200 XL – 7300 XL		
01272	Cartouche interchangeable chasse directe électronique et mécanique P7000XL 6l	21,41 €
01272SB	Cartouche interchangeable chasse directe P1000XL dédiée cuvettes sans bride 4 l	21,41 €
55511	Façade avant pour Presto 7200 XL pile	612,83 €
90059	Bouton complet pour chasse temporisée Presto 1000 XL en galerie technique	101,85 €
90077	2 tubes PA (noir neutre)	21,83 €
90464	Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 1 à 5 robinets (18 VA)	66,80 €
90610	Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 11 à 20 robinets (75 VA)	165,00 €
90650	Sachet pile lithium 2cr5	44,62 €
90685	Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 1 à 5 robinets (18 VA)	161,87 €
90686	Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 11 à 20 robinets (75 VA)	401,00 €
90704	Transformateur 230 V AC / 12 V AC boîtier étanche IP65, 6 à 10 robinets (35 VA)	317,68 €
90711	Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN pour 6 à 10 robinets (35 VA)	96,90 €
90780	Raccord rapide j guest (x20)	61,39 €
90829	Amorceur pour chasse électronique Presto 7100XL, Presto7200XL et Presto 7300XL	31,68 €
90917	Cellule pile pour chasse directe électronique Presto 7200 XL	218,06 €
90918	Cellule secteur pour chasses électroniques Presto 7100 XL et Presto 7300 XL	190,10 €
90919	Face avant design pour chasse directe (sans amorceur)	92,71 €
90920	Face avant inox anti-vandalisme pour chasse directe P1000 XL (sans amorceur)	93,53 €
90921	Face avant antivandalisme en inox brossée pour chasse Presto7100XL/7200XL	134,44 €
90922	Face avant antivandalisme en inox brossée pour chasse Presto 7300XL	104,20 €
90923	5 pistons complets pour chasses directes électroniques Presto 7100/7200/ 7300 XL	29,98 €
90930	Décharge pour chasse directe mécanique temporisé Presto 1000 XL TC hydraulique	32,34 €
90931	Décharge pour chasses électroniques Presto7100XL, Presto 7200XL et Presto 7300XL	97,74 €
55512		

■ **Produit en fin de stock**



PRESTO 7100 XL / 7200 XL



PRESTO 7300 XL


MAINTENANCE CHASSE ÉLECTRONIQUE


MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
	PRESTO 7100 XL – 7200 XL – 7300 XL	
01272	Cartouche interchangeable chasse directe électronique et mécanique P7000XL 6l	21,41 €
01272SB	Cartouche interchangeable chasse directe P1000XL dédiée cuvettes sans bride 4 l	21,41 €
01273	Cartouche interchangeable chasse directe électronique et mécanique P7000XL 4L	21,41
01273SB	Cartouche interchangeable chasse électronique P7100/7200/7300XLN sans bride	21,41
90059	Bouton complet pour chasse temporisée Presto 1000 XL en galerie technique	101,85
90077	2 tubes PA (noir neutre)	21,83
90781	Boîtier et alimentation pile CRP2 déportée	47,77
90829	Amorceur pour chasse électronique Presto 7100XL, Presto7200XL et Presto 7300XL	31,68
90931	Décharge pour chasses électroniques Presto7100XL, Presto 7200XL et Presto 7300XL	97,74
90941	Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques	21,33
91078	Interface d'alimentation secteur 12V AC / 7 V DC	161,36
91137	Face Presto 7100 XL N et Presto 7200 XL N avec bouton en inox brossé	147,06 €
91147	5 adaptateurs cellule lynx pour urinoirs électroniques	28,45 €
91237	Face seule noire chasse Presto 7100XL N/7200XL N avec bouton effet or rose	165,61 €
92003	Cellule Lynx pour robinet de chasse directe électronique (C0001-003)	150,83 €
	PRESTO 7100 XL N - 7200 XL N	
01273	Cartouche interchangeable chasse directe électronique et mécanique P7000XL 4L	21,41 €
01273SB	Cartouche interchangeable chasse électronique P7100/7200/7300XLN sans bride	21,41 €
90059	Bouton complet pour chasse temporisée Presto 1000 XL en galerie technique	101,85 €
90077	2 tubes PA (noir neutre)	21,83 €
90829	Amorceur pour chasse électronique Presto 7100XL, Presto7200XL et Presto 7300XL	31,68 €
90931	Décharge pour chasses électroniques Presto7100XL, Presto 7200XL et Presto 7300XL	97,74 €
91078	Interface d'alimentation secteur 12V AC / 7 V DC	161,36 €
91147	5 adaptateurs cellule lynx pour urinoirs électroniques	28,45 €

PRESTO 7100 XL N / PRESTO 7200 XL N










PRESTO 7300 XL N

MAINTENANCE LAVE-BASSIN

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
PRESTO 7300 XL N		
90613	Presto 12A avec disconnecteur G1/2'	117,78 €
90614	Robinet à clapet avec disconnecteur	98,19 €
90636 (A)	Crochet support douchette à bouton-poussoir pour lave-bassin	9,85 €
90637	Sachet brise jet pour douchette 45° et 120° pour lave-bassin	24,16 €
90638 (B)	Flexible souple de 60 cm pour lave-bassin avec écrous tournants	35,34 €
90639 (C)	Support douchette à manette 45° et 120° pour lave-bassin	8,94 €
90640 (D)	Douchette lave-bassin 45°	83,88 €
90641 (E)	Douchette lave-bassin 120°	83,88 €
90642 (F)	Douchette lave-bassin 90° à bouton-poussoir	44,62 €
90763	Flexible souple 1000 mm pour lave bassin	40,54 €



PLAQUE ET MAINTENANCE BÂTI-SUPPORT

Ref.	Descriptif	Prix
FACE AVANT SIMPLE VOLUME		
18568	Face avant seule inox simple volume pour bâti-support avec réservoir	210,25 €
COMMANDE PNEUMATIQUE		
18626	Commande pneumatique seule chromée brillante pour bâti-support réservoir	91,57 €
FACE AVANT DOUBLE VOLUME		
18610	Façade avant 2 volumes pour bâti-support réservoir métal chromé mat	253,52 €
18612	Façade avant 2 volumes pour bâti-support réservoir blanc	49,31 €
18613	Façade avant 2 volumes pour bâti-support réservoir chrome brillant	70,42 €
18614	Façade avant 2 volumes pour bâti-support réservoir chrome mat	70,42 €
BÂTI-SUPPORT À RÉSERVOIR SIMPLE VOLUME ET COMMANDE ÉLECTRONIQUE (RÉF. 18586)		
90650	Sachet pile lithium 2cr5	44,62 €
90651	Electrovanne pile squale/ sensao/dl800	135,63 €
90784	Mécanisme de vidage pour bâti-support réservoir	100,41 €
90785	Câble de commande pour bâti-support réservoir	25,96 €
90786	5 joints mécanisme de vidage pour bâti-support réservoir	69,69 €
90787	Robinet flotteur de remplissage pour bâti-support réservoir	53,17 €
90788	5 membranes de robinet flotteur pour bâti-support réservoir	34,27 €
90935	Circuit pile pour bâti réservoir, référence 18578	274,32 €

■ **Produit en fin de stock**







18610



18612



18613



18614

COMMANDE 2 VOLUMES PRESTO TERTIO





COMMANDE 2 VOLUMES



COMMANDE ÉLECTRONIQUE

MAINTENANCE BÂTI-SUPPORT MITIGEURS CENTRALISÉS

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
	TOUS LES BÂTI-SUPPORTS À RÉSERVOIR MODÈLES À PARTIR DE 2011	
90784	Mécanisme de vidage pour bâti-support réservoir	100,41 €
90785	Câble de commande pour bâti-support réservoir	25,96 €
90786	5 joints mécanisme de vidage pour bâti-support réservoir	69,69 €
90787	Robinet flotteur de remplissage pour bâti-support réservoir	53,17 €
90788	5 membranes de robinet flotteur pour bâti-support réservoir	34,27 €
90789	Mécanisme de vidage pour bâti-support à réservoir simple et double volume	57,89 €
90790	Mécanisme de vidage pour bâti-support à réservoir pneumatique	76,78 €
90791	Paire de tuyaux de liaison pour commande pneumatique	41,37 €
	BÂTI-SUPPORT POUR RÉF. 18577	
90929	Câble de commande 120cm pour bâti-support à réversoir, référence 18577	22,49 €
	BÂTI-SUPPORT POUR RÉF. 18578	
90916	Câble de commande pour façade anti vandalisme pour bâti-support référence 18578	16,19 €
90935	Circuit pile pour bâti réservoir, référence 18578	274,32 €
	POUR PRESTOTHERM® 55 LITRES 84 LITRES / 134 LITRES / 188 LITRES / XL	
84513	Capuchon Prestotherm 55l	56,23 €
84514	Capuchon Prestotherm 84L-134L et 188l	67,71 €
84515	Cartouche Prestotherm 55l	274,31 €
84516	Cartouche Prestotherm 84L	434,99 €
84517	Kit d'entretien Prestotherm 134L et 188l	364,76 €
84518	Kit de joints pour Prestotherm 280l	68,31 €
84519	Cartouche pour Prestotherm 280l	332,82 €
84520	Kit de joints pour Prestotherm 450L	68,31 €
84521	Cartouche pour Prestotherm 450l	677,16 €
90796	Sachet de 2 clapets anti-retour Prestotherm 55l	11,45 €
90798	Sachet de 2 clapets anti-retour Prestotherm 134L&450l	21,50 €
90799	Sachet de 2 clapets anti-retour Prestotherm 188l	28,68 €

■ **Produit en fin de stock**



BÂTI-SUPPORT
18577

BÂTI-SUPPORT
18578



PRESTOTHERM®
55 LITRES



PRESTOTHERM®
84 LITRES



PRESTOTHERM®
134 LITRES



PRESTOTHERM®
280 LITRES

MAINTENANCE ACCESSOIRES SANITAIRES

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR DISTRIBUTEUR DE SAVON ÉLECTRONIQUE (RÉF. 52042/52043)	
52044	Pompe pour distributeur de savon électronique 52042, 52043	108,06 €
91005	Cellule pour distri savon electro 52043	293,29 €
91006	Cellule pour distri savon electro 52042	293,29 €
91013	Telecommande distri savon electro	139,16 €



52043



52042

	POUR ACCESSOIRES LINEA (DISTRIBUTEUR DE SAVON ET SÈCHE-MAINS)	
91256	Boite de maintenance pour chauffage des sèche-mains Linea, Compact et H-DRY	66,91 €
91270	Sachet de 10 raccords pour pompe de distributeur de savon PRESTO LINEA®	15,08 €
91271	Pompe à air pour savon mousse. Compatible distributeur de savon PRESTO LINEA®	25,54 €
91272	Pompe peristaltic. Compatible avec le distributeur de savon PRESTO LINEA®	45,04 €
91273	2 embouts de sortie savon mousse. Compatible distributeur de savon PRESTO LINEA®	32,19 €
91274	2 embouts de sortie savon liquide.Compatible distributeur de savon PRESTO LINEA®	8,20 €
91275	2 tubes pvc souples de 5 m pour liaison distributeur de savon/pompe.	9,01 €
91276	Kit rallonge réservoir de savon	12,34 €
91277	Réservoir de savon 1L. Compatible avec le distributeur de savon PRESTO LINEA®	40,10 €
91278	Transformateur à plugger 220V. Compatible distributeur de savon PRESTO LINEA®	79,22 €
92021	Cellule infrarouge. Compatible distributeur de savon PRESTO LINEA®	150,83 €

■ **Nouveau produit**








MAINTENANCE GAMME PRESTO MAESTRO®

ROBINETTERIE CUISINE PROFESSIONNELLE

Ref.	Descriptif	Prix
DOUCHETTE UNIVERSELLE SEULE		
70577	Manette verte de douchette Maestro	9,23 €
BEC		
70582	Bec télescopique 200-300 mm	75,06 €
70583	Bec déverseur 250 mm pour référence 70567	85,00 €
70584	Bec girafe pour référence 70562	96,16 €
LEVIER		
70580	Levier pour mitigeur Maestro	39,98 €

■ **Produit en fin de stock**









MAINTENANCE GAMME PRESTO MAESTRO®


Ref.	Descriptif	Prix
CARTOUCHE À DISQUES CÉRAMIQUES		
70587	Cartouche pour mitigeur Maestro	58,33 €
TÊTE CÉRAMIQUE		
70590	Tête céramique 1/4 tour 1/2	22,21 €
70591	Tête à clapet din 3/4	25,88 €
RESSORT		
70576	Maestro-ressort inox 40 spires	113,61 €
DOUILLE		
90259	Sachet douille raccord anti-retour	16,91 €




















MAINTENANCE GAMME PRESTO CHEF®

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR ROBINETTERIE DE PRE-LAVAGE - PRESTO CHEF®	
70838	Douchette pour robinet de grande cuisine professionnelle Presto Chef	98,79 €
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90875	Joints plats G1/2" (x25)	7,22 €
91153	Sachet tête céramique 1/4 de tour G3/4 anti-horaire pour Prestochef	27,00 €
91154	Sachet tete ceramique 1/4 de tour g3/4 horaire	27,00 €
91155	Sachet manette tete ceramique	21,42 €
91156	Sachet flexibles alim. g1/2 - m10x1 - lg660	37,33 €
91157	Sachet flexible douchette 1m G1/2" avec écrou tournant femelle	52,72 €
91159	Sachet bec double cintrage a250 h58	77,76 €
91160	Sachet bec verseur a250	80,24 €
91161	Sachet bec verseur a300	87,11 €
91162	Fixation murale	55,20 €
91163	Sachet support douchette	18,00 €
91164	Sachet ressort flexible douchette	104,48 €
91218	Sachet 10 renforts de fixation - robinetterie monotrou	19,59 €
91261	Sachet Flexible de douchette Longueur 78cm pour PRESTO CHEF Mini	56,76 €
	POUR DOUCHETTE PRESTO CHEF®	
91165	Sachet clapet douchette	26,52 €
91166	Sachet manette douchette	28,70 €
91167	Sachet selecteur douchette	18,48 €
91168	Sachet poignee douchette	19,34 €
91169	Sachet 5 clapets anti-retour regule 12l	31,83 €



MÉLANGEUR MONOTROU PRESTO CHEF®






91218



DOUCHETTE PRESTO CHEF®





MAINTENANCE GAMME PRESTO CHEF®

Ref.	Descriptif	Prix
	POUR ROBINETTERIE CLASSIQUE - PRESTO CHEF®	
70218	Raccord decale de 11,5 mm-m 1/2xm 3/4	16,14 €
70262	Colonnette standard - h. 70mm-m 1/2xm 3/4	39,68 €
90099	Clapets anti-retour Ø15mm (x5)	5,88 €
90186	Joints toriques pour douche temporisée DL 300/400 (x10)	7,36 €
90659	Clapets anti-retour pour flexible G3/8" (x2)	7,14 €
90804	LOT DE 2 Brise-jet étoile hygiénique non régulé F22x100	6,45 €
90875	Joints plats G1/2" (x25)	7,22 €
91151	Sachet cartouche céramique Ø40 double débit pour Prestochef	26,43 €
91152	Sachet manette cartouche ceramique d40	28,15 €
91153	Sachet tête céramique 1/4 de tour G3/4 anti-horaire pour Prestochef	27,00 €
91154	Sachet tete ceramique 1/4 de tour g3/4 horaire	27,00 €
91155	Sachet manette tete ceramique	21,42 €
91156	Sachet flexibles alim. g1/2 - m10x1 - lg660	37,33 €
91158	Sachet bec double cintrage a250	91,14 €
91159	Sachet bec double cintrage a250 h58	77,76 €
91161	Sachet bec verseur a300	87,11 €
91170	Sachet commande au coude	54,83 €
91218	Sachet 10 renforts de fixation - robinetterie monotrou	19,59 €



MITIGEUR MONOTROU
SUR PLAGE PRESTO CHEF®






LA MALLETTE OUTILLAGE PRESTO

MAINTENANCE

Ref.	Descriptif	Prix
	LA MALLETTE OUTILLAGE PRESTO	
91001	Mallette d'outils pour maintenance des robinets PRESTO	110,00 €



GUIDE TECHNIQUE D'INSTALLATION SANITAIRE

Les robinets à fermeture automatique PRESTO® donneront satisfaction si l'installation a été conçue et réalisée selon les règles de l'art (DTU 60-1, DTU 60-11, règlement sanitaire départemental, guide technique de conception et de mise en œuvre du CSTB), et les quelques conseils que notre expérience nous permet de vous communiquer. Nous vous recommandons néanmoins de vous adresser à notre service technique pour des conseils adaptés à la spécificité de votre installation.

ÉTUDE D'UNE INSTALLATION

Définition des caractéristiques de la distribution d'eau.

- Pression disponible.
- DN du compteur.
- Débit instantané disponible.
- Plan du réseau : diamètre et nature des canalisations, longueurs, dénivelés.

Définition des caractéristiques de l'installation.

- Nombre et type de robinets par application.
- Plan d'implantation.
- Simultanéité de l'utilisation.

MÉTHODE DE CALCUL D'UNE INSTALLATION

Définition des caractéristiques de l'installation :

1. En fonction du nombre de robinets utilisés simultanément, définir le débit maximum instantané, par branche de l'installation.
2. Définir le diamètre des canalisations en fonction du DTU 60-11.
3. Calculer les pertes de charge de l'installation jusqu'aux points de puisage.
4. Vérifier que la pression dynamique résiduelle à chaque point de puisage est suffisante pour assurer un fonctionnement confortable.

DÉFINITION DU DÉBIT MAXIMUM INSTANTANÉ 1

TABLEAU 1 | Débit des robinets temporisés PRESTO (sauf robinets de chasse)

Type	Gamme PRESTO	Limiteur de débit automatique incorporé	Pression dynamique nominale	Débit nominal du robinet PRESTO		Pression dynamique minimum admissible	Débit minimum utile du robinet PRESTO	
				l/min	l/s		l/min	l/s
Lavabo	Gamme 600	Non	3 bar	6	0,10	1,5 bar	4	0,07
	Gamme PRESTO 2000	Oui	3 bar	4	0,07	1,5 bar	3,2	0,05
Douche	DL 400 SE	Oui	3 bar	6 ou 8	0,10 à 0,13	1 bar	5	0,10
Urinoir	PRESTO 12 / PRESTO 12 A	Non	1 bar	10	0,17	0,5 bar	7	0,10
	PRESTO 60	Non	1 bar	30	0,50	0,5 bar	20	0,33
	SENSAO® urinoir simple	Oui	2 bar	10	0,17	1 bar	7	0,04
	SENSAO® urinoir action siphonique	Non	2 bar	20	0,33	1 bar	14	0,23

Coefficient de simultanéité (hors robinet de chasse)

Le coefficient de simultanéité K pour un nombre × de robinets en collectivité est calculé avec les formules suivantes :

- K = 1 / √ (X-1) pour une collectivité moyenne (hôtel, bureaux…) ;
- K = 2 / √ (X-1) pour les collectivités fortes (gymnases, lycées, piscines, casernes…) ;

Ce coefficient donne une bonne approximation qui doit cependant être vérifiée pour des utilisations particulières (prisons, stades…).

TABLEAU 2 | Tableau de détermination rapide du coefficient de simultanéité

Nombre de postes	Coefficient de simultanéité	
X	K = 1 / √ (X-1)	K = 2 / √ (X-1)
1 à 3	1	1
4	0,70	1
5	0,60	1
6	0,45	0,90
7	0,41	0,82
8	0,38	0,76
9	0,35	0,71
10	0,33	0,67
11 à 15	0,30	0,60
16 à 25	0,23	0,46
26 à 40	0,18	0,36
41 à 60	0,15	0,30
61 à 100	0,12	0,24

CALCUL DU DÉBIT INSTANTANÉ DES ROBINETS DE CHASSE

TABLEAU 3 | Définition du fonctionnement simultané des robinets de chasse

Nombre de robinets installés	Nombre de robinets en fonctionnement simultané déterminé selon le DTU 60.11 pour collectivité moyenne	Nombre de robinets en fonctionnement simultané pour applications à densité d'utilisation importante (salles de spectacle, aéroports, stades…)
1 à 3	1	1
4 à 12	2	3
13 à 24	3	5
25 à 50	4	8
> 50	5	10

Ce tableau donne une bonne approximation qui doit cependant être vérifiée pour des utilisations particulières.

TABLEAU 4 | Débit des robinets de chasse PRESTO®

Type de robinet	Limiteur de débit	Pression nominale	Débit (l/s)	Pression dynamique minimum admissible	Débit minimum utile (l/s)
PRESTO 1000 XL	Oui	1,2 bar	1,00	0,8 bar	0,75
ÉCLAIR XL	Non*	0,8 bar	1,20	0,5 bar	3
EYREM	Non	1 bar	1,50	0,8 bar	1,33

** Avec réglage par le robinet d'arrêt incorporé.*


DÉFINITION DU DIAMÈTRE DES CANALISATIONS ❷

Vitesse d'eau dans les canalisations

Selon le DTU 60.11, § 2.13, les vitesses d'eau à prendre en compte dans les canalisations sont :

- Canalisations horizontales = 2 m/s
- Colonnes montantes verticales = 1,5 m/s

TABLEAU 5 | Abaque de détermination des diamètres de canalisation (eau froide)



Utilisation :

Aligner le débit déterminé avec la vitesse d'eau souhaitée. À l'intersection de cette ligne et de l'échelle des diamètres, on trouve le diamètre correspondant.

Selon le type de canalisations, définir un diamètre standard immédiatement supérieur.

EXEMPLE DE CALCUL

Caractéristiques de la distribution d'eau

- Pression disponible = 3 bar statiques
- DN du compteur = DN 40
- Débit instantané disponible = 20 m^3/h (5,55 l/s)

Caractéristiques de l'installation

- Distance de l'installation au compteur = 30 m
- Dénivelé maximum = 10 m
- Utilisation = Internat
- Robinets installés :
  - 6 robinets de chasse PRESTO 1000 XL
  - 8 robinets PRESTO 2000
  - 6 douches DL 400 S®
  - 2 urinoirs électroniques SENSAO® PRESTO 8400 sur urinoirs simples

DÉFINITION DU DÉBIT MAXIMUM INSTANTANÉ ❶

Détermination du débit instantané des robinets sanitaires

- Nombre total = 16 robinets
- Coefficient de simultanéité des robinets (hors robinets de chasse)
- On consulte le **TABLEAU 1** = coefficient 0,23 (fréquentation moyenne)
- Les débits sont relevés dans le **TABLEAU 1** :
  PRESTO 2000 = 0,07 l/s – Urinoir PRESTO 8400 = 0,17 l/s – Douche DL 400 S® = 0,17 l/s

DÉTERMINATION DU DÉBIT INSTANTANÉ DES ROBINETS DE CHASSE

- Le débit est relevé dans le **TABLEAU 4** : PRESTO 1000 XL = 1 l/s
- Coefficient de simultanéité des robinets de chasse : on consulte le **TABLEAU 3**. On considère K = 2.

ROBINETS SANITAIRES			
Application	**Débit (l/s)**	**Nombre de robinets**	**Total**
Lavabos	0,07	8	0,56
Douches	0,17	6	1,02
Urinoirs simples	0,17	2	0,34
		TOTAL DÉBIT	1,92 l/s
		COEFFICIENT DE SIMULTANÉITÉ	0,23
		SOUS-TOTAL	1,92 × 0,23 = 0,44 l/s

ROBINETS DE CHASSE			
Type de robinet	**Débit (l/s)**	**Nombre de robinets en fonctionnement simultané**	**Total**
PRESTO 1000 XL	1	2	2
		SOUS-TOTAL	2 l/s
		TOTAL DÉBIT INSTALLATION	2,44 l/s

DÉFINITION DU DÉBIT MAXIMUM INSTANTANÉ ❶+❷

Vitesse d'eau dans les canalisations

Selon le DTU 60.11, § 2.13, les vitesses d'eau à prendre en compte dans les canalisations sont :

- Canalisations horizontales = 2 m/s
- Colonnes montantes verticales = 1,5 m/s

On détermine le diamètre utile des canalisations des 3 branches.

Tronçon AB Débit = 2,44 l/s / Canalisation horizontale – On trouve D = 40 mm
Réalisation canalisation PE – On utilisera du 63 × 7,1 (NFT 64 053) – D inter = 48,8 mm
La vitesse d'eau sera de 1,35 m/s
La perte de charge est de 0,078 m CE / m

DÉTERMINATION DES PERTES DE CHARGE DANS LES CANALISATIONS 3

En utilisant l'abaque du **TABLEAU 5**, en alignant, par branche de canalisation le diamètre réel utilisé et le débit déjà défini, on détermine la vitesse réelle sur l'échelle des vitesses, et la perte de charge (en m de colonne d'eau par m de canalisation) sur l'échelle des pertes de charge.

DÉTERMINATION DES PRESSIONS DYNAMIQUES DISPONIBLES À L'UTILISATION 4

En considérant ensuite chaque branche de l'installation, on définit le débit passant dans cette branche en fonction des robinets raccordés. En tenant compte des dénivellations et des pertes de charge, on en déduit la pression disponible pour chaque robinet. Ce calcul est réalisé en considérant le coefficient de simultanéité défini à l'origine.

Tronçon BC Débit = 2,44 l/s – Canalisation verticale – On trouve D = 46
Réalisation canalisation cuivre – On utilisera du 54 × 1
La vitesse d'eau sera de 1,2 m/s
La perte de charge est de 0,058 m CE / m

Tronçon CD Débit = 2 l/s – Canalisation horizontale – On trouve D = 36 mm
Réalisation canalisation cuivre – On utilisera du 42 × 1
La vitesse d'eau sera de 1,6 m/s
La perte de charge est de 0,13 m CE / m

Tronçon CE Débit = 0,44 l/s – Canalisation horizontale – On définit D = 18 mm
Réalisation canalisation cuivre – On utilisera du 22 × 1
La vitesse d'eau sera de 1,4 m/s
La perte de charge est de 0,47 m CE/m

CALCUL DES PRESSIONS DYNAMIQUES UTILES

Définition des pertes de charge

Branche	Débit (l/s)	Diamètre calculé	Tube utilisé	Vitesse (m/s)	Perte de charge unitaire (m/mCE)
AB	2,44	39	PE 63 × 7,1	1,35	0,06
BC	2,44	46	CU 54 × 1	1,20	0,06
CD	2	36	CU 42 × 1	1,60	1,13
CE	0,44	17	CU 22 × 1	1,40	0,25

Calcul des pressions dans le réseau

Branche	Pression (m) amont	Diamètre calculé	Tube utilisé	Vitesse (m/s)	Perte de charge unitaire (m/mCE)
AB	30	0,08	30	2,40	B
BC	27,60	0,06	10	0,60	C
CD	17	0,13	10	1,30	D
CE	17	0,25	10	2,50	E

VÉRIFICATION DE LA PRESSION RÉSIDUELLE


En D, le PRESTO 1000 XL le plus défavorisé conserve une pression de 1,57 bar et a un fonctionnement parfait.

En D, le robinet d'urinoir le plus défavorisé fonctionne à 1,45 bar, pression supérieure à la pression minimum admissible.


Pression dynamique disponible = **Pression dynamique à la sortie du compteur** − **Pertes de charge** − **Dénivellations**

DIAGRAMME DE DÉBIT


ROBINETS AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT **3 l/min**




GAMME PRESTO 500 – 600 – 700 + PRESTO 12 **VERSION N**




ROBINETS AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT **6 l/min**




GAMME PRESTO 500 – 600 – 700 N + PRESTO 12 **VERSION S®**




ROBINETS AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT **8 l/min**



PRESTO SOL 509



PRESTO MITIGEUR 4000 S® BN / BC



SENSAO® 5100 – 5200 – 5300






DIAGRAMME DE DÉBIT


PRESTOMAT® 2000 / 2000 S® – 2010 / 2010 S® AVEC LIMITEUR DE DÉBIT **4 l/min**




PRESTO ÉCLAIR XL




PRESTOMIX® 2020 / 2020 S® AVEC LIMITEUR DE DÉBIT **5 l/min**




PRESTO 60 / 60 B




SENSAO® 8100 – 8300 AVEC LIMITEUR DE DÉBIT **5 l/min**



PRESTO 1000 M / 1000 E / 1000 A



SENSAO® 8200 AVEC LIMITEUR DE DÉBIT **6 l/min**



PRESTO 1000 XL / 1000 XLE / 1000 XLA 7100 XL – 7200 XL – 7300 XL






DIAGRAMME DE DÉBIT


DOUCHES AVEC LIMITEUR DE DÉBIT **6-8-10 l/min**




PRESTO 84006




PRESTO ÉCLAIR XL DV




PRESTO 84007




PRESTO 84020




PRESTO 84008



PRESTO 84021




PRESTO 84009




ZONE DE MOUILLAGE

PRESTO DL 400 S®




POMME FIXE RÉF. 29301




l/min limiteur	bar P	l/min Q	cm D1	cm D2	cm D3
6	mini 1	6	16	48	30
8	mini 1	8	22	58	35
10	mini 1	10	25	63	40
12	mini 1	12	28	68	45
Sans	1,00	23,3	37	90	56
Sans	1,50	28,5	40	95	60
Sans	2,00	33	42	97	62


PRESTO DL 300 S® – DL 350 S®



POMME FIXE RÉF. 29100 / 29110 / 29120 PRESTO 500 S® PAP



PRESTO DL 800 S®



INDEX

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
01005	Tête Eclair TC	61,82	0,18	279, 316
01006	Tête Eclair H av disque	126,77	0,47	279, 316
01007	Tête Eclair chromée	67,15	0,22	178, 279, 316
01008	Tête P60B ancien modèle	56,82	0,33	279, 312
01009	Tête P60	54,11	0,22	279, 312
01010	Tête P50 chromée	54,11	0,21	278, 306
01011	Tête P50 b ancien modèle	57,72	0,33	278, 306
01012	Tête P50 b nouveau modèle	57,72	0,41	278, 306
01013	Tête P60B nouveau modèle	57,72	0,41	279, 312
01014	Tête P50 h	80,76	0,24	278, 306
01015	Tête ALPA 20/35 bouton noir	158,90	0,39	278
01017	Tête ALPA 20/35 bouton chromé	208,03	0,58	278
01019	Tête P3500 10/20s bc	208,03	0,58	276, 288
01020	Tête ALPA 20/35 allongé bouton noir	208,82	0,54	278
01021	Tête P3500 10/20s bn	158,90	0,39	276, 288
01022	Tête ALPA 20/35 allongé bouton chromé	214,43	0,73	278
01023	Tête 4000s 10/20 bouton noir	167,67	0,36	276, 287
01024	Tête 4000s 10/20 bouton chromé	190,02	0,5	276, 287
01025	Tête sol 520/530 3/5 bleue	38,74	0,15	276, 289
01026	Tête sol 520/530 3/5 rouge	38,74	0,15	276, 289
01027	Tête P12 / P507 4/8 verte	41,70	0,15	274, 279, 280
01028	Tête 600 10/20 bleue	41,70	0,15	274, 280
01029	Tête 600 10/20 rouge	41,70	0,15	274, 280
01030	Tête 600s 10/20 bleue	58,10	0,16	274, 281
01031	Tête 600s 10/20 rouge	58,10	0,16	274, 281
01032	Tête savon 904S/905S jaune	51,41	0,16	277, 283
01033	Tête P700 savon avec manette	98,01	0,27	277, 283
01034	Tête sol 509 1/3	39,38	0,15	276, 289
01035	Tête P2000/2010/2020 10/20	48,74	0,07	275, 286
01036	Tête P2000s/2010s/2020s 10/20	59,71	0,1	275, 286
01037	Tête P712 10/20 265mm	82,03	0,23	275, 282
01038	Tête P700 mitigeur plage 10/20	82,03	0,3	275, 282
01039	Tête P700 mitigeur mural 10/20	82,03	0,3	275, 282
01041	Tête P712s 10/20 265mm	90,39	0,28	275, 282
01042	Tête 4000s 08/12 bouton noir	167,66	0,5	276
01044	Tête 4000s 08/12 bouton chromé	190,01	0,36	276
01053	Tête P50 encastré, Hydropool	61,99	0,22	278, 306
01101	Tête ALPA 20/35 TC bouton noir	155,38	0,39	278
01111	Tête 600 05/10 bleue	41,70	0,15	274, 280
01124	Tête 600 05/10 rouge	41,70	0,15	274, 280
01140	Tête 600s 05/10 bleue	58,10	0,16	274, 280
01144	Tête Eclair H sans disque	58,93	0,23	279, 316
01151	Tête P700 savon sans manette	55,41	0,1	277
01159	Tête P712 10/20 sans manette	32,70	0,09	275, 282
01184	Tête DL 350 s	38,66	0,07	278, 304
01185	Tête P500 s, P500s b	40,14	0,1	278, 307
01190	Tête P120B	31,94	0,1	279
01214	Tête P3500 10/20s panneau bn	125,93	0,6	276, 288
01218	Tête P512s tc 10/20 pour 31100	58,10	0,1	274, 281
01220	Tête ALPA 20/35 Prestotem	192,27	0,6	278, 299, 302
01221	Tête P50 Prestotem	64,27	0,25	278, 298, 301
01227	Tête sol 520/530 4/7 bleue	32,23	0,1	276, 279, 289
01230	Tête ALPA S 20/35 courte	208,03	0,6	278
01231	Tête ALPA S 20/35 Prestotem	208,82	0,6	278, 299, 302
01232	Tête ALPA S 20/35 allongé encastré	224,95	0,6	278
01233	Tête ALPA S 20/35 allongé TC	256,99	0,6	278
01234	Tête ALPA S 20/35 TC	251,18	0,6	278
01235	Tête ALPA 20/35 allongé encastré	206,67	0,6	278
01237	Tête neo duo 10/20	31,28	0,11	275, 284
01238	Tête neo duo s 10/20	49,11	0,11	275, 284
01245	Tête P12 NEO	41,70	0,15	279
01250	Tête Eclair XL	39,50	0,34	178, 279, 316
01251	Tête Eclair XL TC	67,15	0,34	279, 316
01253	Tête Eclair XL TC nouveau modèle	66,90	0,34	279, 316
01257	Tête ALPA 20/35 TC	160,95	0,565	278
01270	Cartouche P1000 XL 6l	22,27	0,07	279, 317
01270S				317
01270SB	Cartouche P1000 XL 6l SB	22,27	0,07	279
01272	Cartouche P7000 XL N 6l	21,41	0,08	279, 318, 319
01272SB	Cartouche P7000 XL N 6l SB	21,41	0,08	279, 318, 319
01273	Cartouche P7000 XL N 4L	21,41	0,08	279, 319
01273SB	Cartouche P7000 XL N 4L SB	21,41	0,08	279, 319
01275	Tête neo 10/20 bleue	38,74	0,16	274, 285
01276	Tête neo 05/10 bleue	38,74	0,16	274, 285
01277	Tête neo 10/20 rouge	38,74	0,16	274, 285
01278	Tête neo 05/10 rouge	38,74	0,16	274, 285
01279	Tête neo s 10/ 20 bleue	53,98	0,17	274, 285
01280	Tête neo s 05/10 bleue	53,98	0,17	274, 285
01281	Tête neo s 10/20 rouge	53,98	0,17	274, 285
01282	Tête neo s 05/10 rouge	53,98	0,17	274, 285
01285	Tête neo inox 05/10 bleue	50,66	0,16	274, 285
01286	Tête neo inox 05/10 rouge	50,66	0,16	274, 285

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
01287	Tête neo inox s 05/10 bleue	67,07	0,17	274, 285
01288	Tête neo inox s 05/10 rouge	67,07	0,17	274, 285
05201	Raccord coudé chromé rosace	9,59	0,1	157
06216	Raccord coudé réglable rosace	28,56	0,18	58, 77, 85, 110, 157
06219	Raccord coudé avec rosace	13,26	0,12	157
10000	Raccord écrou G11/4, tube 32	6,06	0,07	187
10011	Raccord 2 pièces G1"1/4 tube 32	8,72	0,1	187
10027	Raccord 2 pièces M1 et G1"1/4	15,64	0,18	187
10037	Raccord 2 pièces F1 et G1"1/4	19,68	0,2	187
10400	Raccord américain G1"1/4 pour tube Ø32	6,48	0,07	187
10600	Ecrou joint pour Presto 1000	6,81	0,03	187, 317
12011	Eyrem applique, 9L	181,46	0,95	178, 316
13001	Eclair applique en ligne	107,95	0,91	178
13012	Eclair XL applique avec RA	177,26	1,73	176
13060	Eclair XL TC, kit cloison 15 à 200 mm	265,87	3,76	177
13061	Eclair XL TC, kit cloison 200 à 300 mm	265,87	3,9	177
13070	Eclair XL TC, robinet seul cloison	132,93	3,2	177
13935	Eclair XL applique Kit n°1 pour cuvette	234,12	2,59	176
13937	Eclair XL applique Kit n°3 pour cuvette	236,32	2,1	176
13938	Eclair XL applique Kit n°2 pour vidoir	258,52	2,35	176
14000	Neo Duo applique 3-6L grise	130,00	1,4	174
14000BEM	Neo Duo applique 3-6L bleue	130,00	1,4	174
14000GNM	Neo Duo applique 3-6L anis	130,00	1,4	174
14000RDM	Neo Duo applique 3-6L framboise	130,00	1,4	174
14010	Kit chasse applique	77,00		174
14109	P1000 M applique 9L	89,82	0,53	179
14200	P1000 XL applique 6-9L sans RA	106,55	0,86	170
14201	P1000 XL applique 6-9L avec RA	120,72	1,04	170
14211	P1000 XL applique 2-4L avec RA	120,72	1,04	170
14220	P1000 XL TC 6-9L robinet seul avec RA	120,72	1	172, 317
14220SB	P1000 XL TC 6-9L robinet seul avec RA SB	129,01	1	172
14222	P1000 XL TC 2-4L robinet seul avec RA	120,72	1	172
14231	Face avant ivoire P1000 XL A encastré	200,84	1	317
14233	Face avant inox P1000 XL E encastré	200,84	0,95	317
14251	P1000 XL encastré 6-9L avec RA	234,38	2,2	171
14251SB	P1000 XL encastré 6-9L avec RA, SB	248,89	0	171
14252	P1000 XL encastré 4L avec RA	234,38	3	171
14252SB	P1000 XL encastré 4L avec RA, SB	248,89	3	171
14260	P1000 XL Kit TC 6L 15-200 mm	213,06	2,15	172, 185, 186
14260SB	P1000 XL Kit TC 6L 15-200 mm SB	225,48	2,15	172
14261	P1000 XL Kit TC 6L 200-300 mm	213,06	2,29	172, 185, 186
14261SB	P1000 XL Kit TC 6L 200-300mm SB	225,48	2,29	172
14265	P1000 XL Kit TC 4L 15-200 mm	213,06	2,1	172
14265SB	P1000 XL Kit TC 4L 15-200 mm SB	225,48	2,1	172
14266	P1000 XL Kit TC 4L 200-300 mm	213,06	3	172
14266SB	P1000 XL Kit TC 4L 200-300 mm SB	225,48	3	172
14300	P1000 XL DVA encastré brossé 3-6L	256,84	2,39	164
14300SB	P1000 XL DVA encastré brossé 3-6L SB	271,05	2,39	164
14301	P1000 XL DVA encastré brillant 3-6L	243,30	2,4	164
14301SB	P1000 XL DVA encastré brillant 3-6L SB	257,51	2,4	164
14303	P1000 XL DVA encastré brossé 2-4L	256,84	2,39	164
14303SB	P1000 XL DVA encastré brossé 2-4L SB	271,05	2,39	164
14906	P1000 E encastré, face inox	225,28	1,85	179
14914	P1000 XL applique 6-9L avec RA Kit n°5	208,96	1,76	170
14932	P1000 XL applique 2-4L avec RA Kit n°6	208,96	0	170
15000	P60 applique 1 raccord	93,62	0,53	141, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154
15033	P60 applique 2 raccords	100,82	0,57	141
15233	P60 encastré	154,20	0,91	143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
15963	P60 Kit urinoir ebra prival satolas	123,13	0,75	147, 148, 149, 151, 152, 153, 154
18460	Bâti P1000 XL DVA E	544,14	18,37	165
18460SB	Bâti P1000 XL DVA E sans bride	559,59	18,37	165
18461	Bâti-support P1000 XL A DVA	530,88	18	165
18461SB	Bâti P1000XL A DVA sans bride	546,33	18	165
18493	Bâti P7000 XL N	870,07	18,6	163
18493SB	Bâti P7000 XL N SB	885,52	18,6	163
18495	Bâti P7000 XL N	845,91	16,8	163
18495SB	Bâti P7200XLN WC sans bride	861,36	16,8	163
18497	Bâti-support nu pour urinoir	318,93	0	137, 155
18506	Bâti-support P7100XL N 4L sect	870,07	18,33	163
18506SB	Bâti P7000 XL N 2-4L SB	885,52	18,33	163
18508	Bâti P1000 XL coupe feu	641,12	12,3	166, 225
18508SB	Bâti P1000 XL DVA coupe-feu SB	644,00	12,3	166
18524	Bâti-support P1000XL E DVA 4L	544,14	18,37	165
18524SB	Bâti P1000XL E DVA ECO WC SB	559,59	18,37	165
18547	Bâti P1000 XL E 6-9L inox	527,93	20,25	169
18547SB	Bâti P1000 XL E 6-9L inox SB	543,70	20,25	169

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
18552	Bâti nu pour chasse	306,67	19,5	164, 165, 167, 169, 172, 185, 186
18558	Bâti-support nu pour lavabo	315,89	17,54	56
18564	Bâti-support Presto 120B	536,17	19,24	155
18568	Face avant pour chasse simple volume	210,25	0,8	321
18585	Bâti réservoir poussoir face inox	744,59	18,4	180
18593	Bâti réservoir face abs blanc	462,60	16,23	181
18594	Bâti réservoir face abs chromé	473,84	16,22	181
18595	Bâti réservoir face chromée mat	473,84	16,22	181
18597	Bâti réservoir face métal mat	649,85	16,85	181
18610	Face avant métal chromé mat	253,52	1,05	321
18612	Face avant blanche	49,31	0,43	321
18613	Face avant chromé brillant	70,42	0,42	321
18614	Face avant chromé mat	70,42	0,42	321
18626	Commande pneumatique brillante	91,57	0,3	321
18720	P1000 XL DVA coupe-feu Kit TC	248,90	3,06	167, 185, 186
18720SB	P1000 XL DVA coupe-feu Kit TC SB	237,83	3,06	167
18725	Commande TC lavabo douche fine bleu	54,78	0,53	60, 108
18726	Commande TC lavabo douche longue bleu	54,78	0,68	60, 108
18730	Commande TC lavabo douche fine rouge	54,78	0,55	60, 108
18731	Commande TC lavabo douche longue rouge	54,78	0,68	60, 108
18735	Commande TC chasse urinoir fine	54,78	0,53	142, 177, 312, 316, 317
18736	Commande TC chasse urinoir longue	54,78	0,79	142, 177, 312, 316, 317
18740	Commande TC chasse P1000 XL fine	53,97	0,57	172
18741	Commande TC chasse P1000 XL longue	53,97	0,95	172
20000	P2000 robinet plage froid 15 sec	144,95	1,09	52
20001	P2000 robinet plage S froid 15 sec	159,46	1,09	52
20002	P2000 robinet plage chaud 15 sec	144,95	1,03	52
20003	P2000 robinet plage S chaud 15 sec	159,46	1,09	52
20045	P2000 robinet plage froid 7 sec	144,95	1,22	52
20047	P2000 robinet plage S froid 7 sec	159,46	1,09	52
20100	P2000 robinet mural froid 15 sec	115,96	0,86	52
20101	P2000 robinet mural S froid 15sec	130,47	0,86	52
20102	P2000 robinet mural chaud 15 sec	115,96	0,86	52
20103	P2000 robinet mural S chaud 15 sec	130,47	0,86	52
20142	P2000 robinet mural froid 7 sec	115,96	0,86	52
20144	P2000 robinet mural S froid 7 sec	130,47	0,86	52
20500	P2000 mitigeur plage 15 sec	239,17	2,01	52
20501	P2000 mitigeur plage S 15 sec	253,68	2	52
20520	P2000 mitigeur plage S 15 sec sans RA	234,84	1,8	52
20521	P2000 mitigeur plage 15 sec sans RA	220,36	1,8	52
20527	P2000 mitigeur plage 7 sec	239,17	2,01	52
20529	P2000 mitigeur plage S 7 sec	253,68	2,01	52
23614	P520 commande au pied monopédale	139,20	1	57, 245
23644	P530 commande au pied double pédale	198,85	1,9	57, 245
24002	P600 froid 15s G1/2	136,76	0,89	55
24012	P600s froid 15s G1/2	151,97	0,89	55
24022	P600 chaud 15s G1/2	136,76	0,89	55
24032	P600s chaud 15s G1/2	151,97	0,89	55
27110	DL 300 S applique tête plafond	171,13	2,15	76
27112	DL 300 S encastrée tête plafond	171,13	2,15	76
27140	Raccord encastré DL 400 / 300	42,67	0,29	122
27146	Tête douche plafond fixe DL 300s	72,10	0,55	109, 304
27200	DL 350 s plafond	164,81	1	76
27400	DL 400 SE applique avec ra droit	195,01	1,7	71
27402	DL 400 SE applique avec ra équerre	195,01	1,7	71
27424	DL 400 SE applique avec ra droit légio	268,13	1,7	122
27426	DL 400 SE applique avec ra équerre légio	268,13	1,7	122
27428	Plaque compensation 8mm DL 400 SE	28,69	0,3	71, 122
27430	DL 400 SE applique sans ra	164,54	1,65	71
27432	DL400 e touch pile ra droit	321,28	1,8	72
27434	DL400 e touch pile ra équerre	321,28	1,8	72
27435	DL400 e touch pile sans ra	298,32	1,8	72
27470	DL400 e sensor pile sans ra	304,29	1,65	68
27471	DL400 e sensor pile ra droit	327,70	1,8	68
27472	DL400 e sensor pile ra equerre	327,70	1,8	68
27474	DL400 e sensor secteur sans ra	304,29	1,65	68
27475	DL400 e sensor secteur ra droit	327,70	1,8	68
27476	DL400 e sensor secteur ra équerre	327,70	1,8	68
27482	DL 400 SE applique tête plafond	170,00		74
27484	DL 400 SE encastrée tête plafond	170,00		74
27488	DL 400 SE encastrée tête murale	160,00		74
28440	P4000s sans ra 3l/min	217,07	2,1	53
28442	P4000s avec ra 3l/min	228,20	2,3	53
28610	P4000s avec ra 3l/min	267,17	2,45	53
28617	P4000s sans ra 3l/min	258,26	2,25	53
28619	P4000s avec ra 1,9l/min	267,17	2,45	53
29002	Régulateur thermostatique G3/4" 5-57l	123,50	0,75	129
29003	Régulateur thermostatique G3/4" 4-30l	123,50	0,75	129

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
29006	Régulateur thermostatique G1/2" 4-43l	98,36	0,6	129
29007	Régulateur thermostatique G3/4" 6-47l	98,36	0,6	129
29008	Minitherm arrivées en ligne	96,76	0,29	128, 182, 227
29009	Minitherm arrivées opposées	96,76	0,29	128
29030	T de raccordement minitherm	36,24	0,19	128
29100	Tête douche kit fixe droite	126,89	1,59	109
29110	Tête douche murale fixe droite	72,10	0,68	109
29120	Tête douche cloison fixe droite 200mm	115,34	0,96	102, 108, 109
29155	Tête douche cloison fixe prison 200mm	108,15	0,46	102, 108, 109
29162	Tête douche cloison fixe droite 300mm	122,54	1,1	102, 108, 109
29205	Tête douche kit orientable	173,02	1,75	109
29206	Tête douche kit fixe	136,99	1,7	109
29250	Tête douche kit fixe ronde	173,02	1,43	109
29255	Tête douche murale fixe ronde	108,15	0,54	109
29260	Tête douche cloison fixe ronde 15mm	108,15	0,55	102, 108, 109
29261	Tête douche cloison fixe ronde 200mm	132,65	0,77	102, 108, 109
29262	Tête douche cloison fixe ronde 300mm	147,04	0,86	102, 108, 109
29296	Tête douche plafond fixe	57,66	0,3	109
29300	Tête douche murale orientable	122,54	0,85	109
29301	Tête douche murale fixe	93,70	0,97	109
29320	Tête douche plafond fixe	8,60	0,03	109
29403	Robinet pré-mélangeur	94,27	0,53	129
29410	Robinet pré-mélangeur monobloc	71,38	0,35	129
29505	Tête douche murale fixe Prestotem 2	119,76	0,53	109
29830	Robinet d'arrêt équerre MM 1/2"	14,72	0,17	62
29840	Robinet d'arrêt droit MM 1/2"	22,07	0,26	62, 280, 283, 286, 287
29860	Robinet d'arrêt droit MM 3/8"	9,57	0,1	44, 49, 51, 53, 55, 56, 62, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296
29870	Robinet d'arrêt équerre M1/2 M3/8"	19,15	0,15	44, 49, 51, 53, 55, 56, 62, 291, 294, 295
29910	Colonne douche S4	4707,27	22	104
29931	Colonne douche CC2	2385,86	31	104
29933	Colonne douche CC4	2966,24	33	104
29940	Colonne douche CP1	1289,66	21	104
29941	Colonne douche CP2	1547,60	22	104
30202	Bec sur plage tournant M1/2	86,55	0,7	61
30212	Robinet bicommande encastré	471,14	2,6	54
30302	Bec sur plage fixe M1/2	79,34	0,6	61
30311	Bec mural tube court, TC 1-50mm	49,18	0,18	42, 61
30313	Bec mural tube court, TC 50-230mm	63,42	0,53	42, 60, 61

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
30315	Bec mural tube long, TC 1-50mm	56,65	0,21	42, 61
30317	Bec mural tube long, TC 50-230mm	70,89	0,53	42, 60, 61
30616	Bec mural long TC 1-200mm	83,85	0,75	42, 60, 61
30621	Bec mural long applique M1/2	62,92	0,69	61
30625	Bec mural long TC 200-300mm	97,70	0,9	60, 61
30900	Bec mural court applique M1/2	39,38	0,35	61
30901	Bec mural court TC 1-200mm	60,31	0,53	60, 61
30906	Bec mural court TC 200-300mm	74,66	0,69	60, 61
30915	Bec tournant l.150mm f.g3/4	31,23	0,15	288
30916	Bec tournant l.150mm f.g1/2	31,23	0,15	280
31001	P12 NEO en ligne sans raccord	64,51	0,41	141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 312
31003	P12 NEO en ligne 1 raccord	71,67	0,43	141, 312
31100	PRESTO® 512S robinet de lavabo TC seul	83,91	0,7	60
31120	P12 en ligne TC sans raccord	85,98	0,7	142
31186	P512S Kit douche tc 140mm	284,14	1,32	105
31303	P12 NEO en ligne sans raccord	100,32	0,45	141, 312
31646	P712 commande fémorale 560mm	121,33	0,69	57, 245
31660	P512S Kit lavabo TC 1-200 mm + bec court	199,73	1,92	60
31670	P512S Kit lavabo TC 1-200 mm + bec long	217,11	2,1	60
31683	P712 commande fémorale 390mm	110,30	0,72	57, 245
31707	P12 NEO équerre sans raccord	71,67	0,42	141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 312
31713	Kit P12 NEO A DURAVIT JD ROCA	107,51	0,57	146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154
31813	Kit P12 NEO Duravit-jd-roca	93,16	0,59	146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154
31814	P612 chaud 15s G1/2	104,87	0,52	55
31815	P612 froid 10 à 20s G1/2	104,87	0,52	55
31827	Kit P12 NEO A DURAVIT Stark	83,14	0,5	147
31828	Kit P12 NEO A VB Targa pro	83,14	0,49	145, 151, 153
31832	Kit P12 NEO JD Stalle murale 2	128,98	0,65	150
31833	Kit P12 NEO ALLIA Montceau	128,98	0,66	145
31835	Kit P12 NEO ALLIA Amigo pt mod.	114,66	0,7	146, 148
31837	Kit P12 NEO DURAVIT Stark	97,45	0,5	147, 151, 153
31838	Kit P12 NEO VB Targa pro	93,16	0,53	145, 151, 153
31842	Kit P12 NEO A JD mural 2	143,31	0,63	150
31843	Kit P12 NEO A ALLIA Montceau	143,31	0,64	145
31845	Kit P12 NEO A ALLIA Amigo pt	128,98	0,69	146, 148
31880	Kit P12 TC 15 à 200 mm	117,53	1,16	142
31881	Kit P12 TC 200 à 300mm	117,53	3,76	142
31919	P712 commande fémorale 490mm	117,17	0,84	57, 245

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
31930	Kit P12 NEO A PORCHER applique	84,57	0,47	148
31933	Kit P12 NEO PORCHER applique	113,22	0,48	148
31936	Kit P12 NEO PORCHER angle	113,22	0,57	148
31937	Kit P12 NEO VB Targa mural	124,69	0,6	151, 153
31980	Kit P12 NEO A JD Coquille	91,74	0,48	150
31983	Kit P12 NEO JD Coquille	84,57	0,5	150
31986	Kit P12 NEO JD Coquille	123,26	0,61	150
31990	Kit P12 NEO A ALLIA Aubagne	101,74	0,59	145
31993	Kit P12 NEO ALLIA Aubagne NF	94,59	0,6	145
31996	Kit P12 NEO ALLIA Aubagne	139,03	0,72	145
33902	P504s froid antigel 15s G1/2	129,16	0,48	54
35018	P3500S traversée cloison 220mm	360,47	2,48	59
35019	Alpa cloison longue 220mm S	356,86	2,47	80
35020	Alpa cloison longue 220mm	323,61	2,47	80
35022	P3500 traversée cloison 220mm	326,88	2,48	59
35026	Alpa cloison longue 100mm S	334,70	2,47	80
35028	P3500S traversée cloison 100mm	338,08	2,38	59
35166	Alpa applique seul sans raccord bc S	271,24	1,2	77
35168	Alpa applique seul avec raccords bc S	295,87	1,6	77
35170	Alpa applique Kit PF sans raccord bc S	386,48	2,36	78
35172	Alpa applique Kit PF avec raccord bc S	412,66	2,68	78
35176	Alpa cloison fine bc S	271,24	1,3	80
35186	Alpa applique allongé bc	261,86	1,4	308
35190	Alpa encastré étanche bouton chromé	447,54	3,65	80
35192	Alpa encastré étanche bouton chromé S	473,88	3,65	80
35194	Alpa applique allongé bc S	280,38	1,4	308
35302	P3500 bec tournant bc monobloc	275,39	2,06	58
35303	Alpa applique monobloc bc, sortie haute	227,20	1,73	77
35304	Alpa applique monobloc Kit PF bc	340,80	3,07	78
35401	PRESTO BOX Touch mitigeur douche pile	700,94	3,46	82
35402	PRESTO BOX Touch mitigeur douche secteur	700,94	3,46	82
35709	Alpa encastré bouton chromé S	451,84	1,85	80
35807	P3500 brise-jet bc raccords	323,48	1,64	59
35809	P3500 bec tournant bc raccords	323,48	1,64	58
35812	Alpa applique Kit PF avec raccords bc	392,43	3,25	78
35814	Alpa applique seul avec raccords bc	271,24	1,53	77
35816	Alpa applique Kit PO raccord bc	410,99	3,3	78
35925	Alpa applique seul sans raccord bc	257,65	1,15	77
35927	Alpa applique Kit PO sans raccord bc	394,67	2,89	78

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
35928	Alpa applique Kit PF sans raccord bc	365,96	2,84	78
35936	Alpa cloison fine bc	239,04	1,23	80
35941	Alpa encastré bouton chromé	401,15	2,1	80
35943	P3500 brise-jet	309,41	1,27	59
35963	P3500 bec tournant	309,41	1,32	58
37100	Distributeur savon mural P904	88,27	0,46	55, 196
37601	Distributeur savon plage P905	117,71	0,73	55, 195
37921	Réservoir de savon 1,0 L avec clapets	43,48	0,25	195, 196
37930	Réservoir de savon 0,5 L avec clapets	40,60	0,24	195, 196
37960	Réservoir de savon 1,0 L sans clapets	10,16	0,03	195, 196
38022	P50 applique seul avec raccords	94,61	0,58	85
38122	P50 cloison fine	109,17	0,6	85
38222	P50 encastré 30s	130,98	0,91	85
38230	P50 cloison longue Kit PF 1,5 à 200 mm	286,66	2,2	108
38231	P50 cloison longue Kit PF 200 à 300 mm	286,66	2,4	108
38240	P500S cloison longue Kit PF 1,5 à 200 mm	289,50	2,2	108
38241	P500S cloison longue Kit PF 200 à 300 mm	289,50	2,2	108
38310	P500S applique en ligne	95,54	0,4	84
38320	P500S applique arrière	95,54	0,4	84
38330	P500S B encastré	139,66	0,7	84
38335	P120B urinoir encastré sans RA	151,24	0,7	143
38336	P120B urinoir encastré avec RA	158,43	0,9	143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
38340	P500S B encastré avec RA	169,04	0,9	84
38370	P500S cloison longue	115,80	0,9	108
38760	P50 cloison longue	114,66	0,9	108
38772	P50 applique Kit PO	276,51	2,33	85
38921	P50 applique Kit PF	247,42	2,28	85
39002	Siphon pour lavabo, chromé	58,83	0,3	62
39102	Siphon pour urinoir, chromé	96,89	0,6	157
39106	Raccord siphon pour urinoir	41,76	0,3	157
39204	Douchette 45° flexible	99,86	0,74	182, 227
39205	Douchette 120° flexible	103,46	0,77	182, 227
39207	Douchette bouton 90°/flexible	60,66	0,63	182, 227
39209	Lave-bassin clapet douche 45°	164,11	1,37	182, 227
39210	Lave-bassin clapet douche 120°	164,11	1,46	182, 227
39213	Lave-bassin clapet douche 90°	135,56	1,08	182, 227
40012	Rosace écartement Eclair 8mm	9,95	0,04	187
40013	Rosace écartement Eclair 15mm	11,79	0,07	187
40020	Raccord applique MF G1/2"'	7,35	0,09	62
40901	Rosace plate chromée M 1/2"	2,64	0,01	49, 54
40908	Rosace tube encastré diam.32	6,95	0,02	187

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
40910	Rosace maintien mitigeur 3500 Alpa	31,18	0,19	58, 77
40915	Rallonge 95mm 1/2" P504	37,68	0,36	54
41000	Robinet d'arrêt droit G1"1/4	66,90	0,55	187
41010	Robinet d'arrêt droit G1"	66,90	0,57	187
42000	Robinet d'arrêt équerre G1"1/4	66,90	0,52	187
42010	Robinet d'arrêt équerre G1"	66,90	0,54	187
42520	Robinet d'arrêt équerre G3/4"	37,88	0,3	157, 187
42530	Robinet d'arrêt équerre G1" P1000M	37,88	0,3	187
42531	Robinet réglage de débit	60,00		174, 187
44042	Nez jonction 42 à 44 tube 32mm	24,14	0,25	185
44045	Nez jonction 45 à 46 tube 32mm	24,14	0,25	185
44047	Nez jonction 47 à 49 tube 32mm	24,14	0,26	185
44050	Nez jonction 50 à 52 tube 32mm	24,14	0,26	185
44053	Nez jonction 53 à 54 tube 32mm	24,14	0,26	185
44055	Nez jonction 55 à 57 tube 32mm	24,14	0,26	185
44058	Nez jonction 58 à 60 tube 32mm	24,14	0,28	185
44242	Nez jonction 42 à 44 tube 28mm	24,14	0,25	185
44245	Nez jonction 45 à 46 tube 28mm	24,14	0,26	185
44247	Nez jonction 47 à 49 tube 28mm	24,14	0,26	185
44250	Nez jonction 50 à 52 tube 28mm	24,14	0,27	185
44253	Nez jonction 53 à 54 tube 28mm	24,14	0,27	185
44255	Nez jonction 55 à 57 tube 28mm	24,14	0,27	185
44258	Nez jonction 58 à 60 tube 28mm	24,14	0,29	185
44900	Nez jonction tube 30-32mm	4,86	0,03	185
44903	Nez jonction tube 28-32mm	8,27	0,06	164, 185
44915	Nez jonction 35mm tube 16-18mm	3,62	0,02	157
45033	Nez jonction 33 à 34 tube 32mm	31,19	0,24	185
45035	Nez jonction 35 à 36 tube 32mm	28,49	0,24	185
45037	Nez jonction 37 à 39 tube 32mm	28,54	0,24	185
45040	Nez jonction 40 à 41 tube 32mm	29,01	0,25	185
45433	Nez jonction 33 à 34 tube 28mm	31,04	0,24	185
45435	Nez jonction 35 à 36 tube 28mm	28,34	0,24	185
45437	Nez jonction 37 à 39 tube 28mm	28,39	0,24	185
45440	Nez jonction 40 à 41 tube 28mm	28,84	0,25	185
46535	Nez jonction 35mm tube 14mm	20,11	0,09	157
46540	Nez jonction 40mm tube 14mm	22,16	0,1	157
46732	Nez jonction 32mm tube 18mm	26,33	0,09	157
46735	Nez jonction 35mm tube 16-18mm	7,82	0,09	157

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
46910	Alimentation urinoir encastré	15,67	0,09	143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156
47003	Collier 32 avec butoir	11,15	0,05	187
47004	Collier 32 simple Eclair/Eyrem	8,26	0,03	187
47007	Collier 28 avec butoir P1000	11,15	0,04	187
47008	Collier 28 simple P1000	8,26	0,03	187
47020	Tube coudé 32mm, 66x26 chromé	51,33	0,53	186
47040	Tube coudé 32mm, 52x17 chromé	43,42	0,43	186
47270	Tube coudé 28mm, 52x20 chromé	43,42	0,35	164, 186
47730	Tube coudé 32mm, 66x31 PVC	7,93	0,17	186
47850	Tube coudé 28mm P1000/ P1000 XL	17,77	0,35	186
47865	Tube coudé 32mm en PVC	13,91	0,6	186
47870	Tube coudé 28mm, 52x20 en PVC	7,93	0,1	186
47871	Tube contre-coudé 28mm en PVC	11,01	0,19	186
47938	Tube coudé 32mm,100x26 chromé	58,21	0,86	186
47965	Tube coudé 28mm,100x26 chromé	58,21	0,55	186
48020	Tube 32mm contre-coudé 50cm	39,85	0,44	186
48320	Tube 28mm contre-coudé 50cm	39,85	0,4	186
48908	Tube 28mm à encastrer, chromé	68,76	0,65	186
48909	Tube 32mm à encastrer, chromé	72,81	0,73	186
49020	Tube 32mm droit 50cm pr vidoir	38,89	0,31	186
49040	Tube 32mm droit 100cm chromé	69,76	0,62	186
49050	Tube 32mm droit 1m queue carpe	91,42	0,93	186
49320	Tube 28mm droit 50cm pr vidoir	38,89	0,38	186
49340	Tube 28mm droit 100cm chromé	63,41	0,76	186
49350	Tube 28mm droit 1m queue carpe	84,46	0,8	186
49360	Tube 28 contre coudé queue carpe	144,72	0,96	186
50904	Tube équipé Coquille (jd)	22,05	0,07	150, 156
50905	Tube équipé Aubagne (Allia)	31,75	0,17	145, 156
50908	Tube applique 2641 (Porcher)	14,42	0,05	148, 156
50913	Tube équipé Sam (Duravit)	31,58	0,15	146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156
50914	Tube Coquille d'angle (jd)	25,22	0,07	150
50915	Tube Aubagne d'angle (Allia)	40,46	0,19	145, 156
50917	Tube équipé Murale 2 (jd)	52,43	0,26	150, 156
50919	Tube Monceau 452 (Selles)	53,69	0,26	145, 156
50922	Tube équipé Moderne 3981/6520	18,71	0,05	156
50930	Tube équipé Ebra (Villeroy et Boch)	35,68	0,18	147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156
50941	Effet d'eau Allia Aubagne	32,15	0,16	145, 156

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
50946	Tube équipé Amigo 3645 (Allia)	49,76	0,25	146, 148, 156
50954	Tube alim. encastré siphonique	11,95	0,16	143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156
50958	Tube équipé satolas angle	27,61	0,2	313
50959	Tube équipé Stark (Duravit)	29,31	0,16	147, 151, 153
50961	Tube équipé Blagnac (Geberit)	28,92	0,12	145, 151, 153, 156
50971	Tube équipé Targa (Villeroy et Boch)	34,66	0,18	145, 156
51320	Bouteille d'accumulation 25L	480,63	5,15	184
51340	Bouteille d'accumulation 50L	708,08	9,92	184
52037	Prestorizon mit en tc	441,90	2,44	294
52038	Prestorizon mit en tc à piles	441,90	2,4	294
52039	Prestorizon rob tc sur sect	327,82	1,47	294
52044	Pompe pour distributeur de savon	108,06	0,25	323
52453	Détecteur faux plafond 1 urinoir	551,70	1,2	140
52454	Détecteur faux plafond 2-4 urinoirs	620,67	0,99	140
52500	Détection lavabo 1-30mm	316,20	1,08	42
52501	Détection douche 1-30mm	316,20	1,1	102
52502	Détection urinoir 1-30mm	357,00	1,1	138
52503	Détection lavabo 30-200mm	331,50	1,35	42
52504	Détection douche 30-200mm	331,50	1,34	102
52505	Détection urinoir 30-200mm	357,00	1,34	138
52506	Détection barrière urinoir	663,00	2,2	139
52507	Détection barrière douche	663,00	2	103
52600IB	SLIM Robinet simple Plage Pile 2l/min	390,50	1050	22
52600NM	SLIM Robinet simple Plage Pile 2l/min	316,00	1050	22
52600OB	SLIM Robinet simple Plage Pile 2l/min	390,50	1050	22
52602IB	SLIM Robinet simple Plage Secteur 2l/min	400,50	1100	22
52602NM	SLIM Robinet simple Plage Secteur 2l/min	326,00	1100	22
52602OB	SLIM Robinet simple Plage Secteur 2l/min	400,50	1100	22
52604IB	SLIM Robinet simple Mural Pile 2l/min	390,50	850	24
52604NM	SLIM Robinet simple Mural Pile 2l/min	316,00	850	24
52604OB	SLIM Robinet simple Mural Pile 2l/min	390,50	850	24
52606IB	SLIM Robinet simple Mural Secteur 2l/min	400,50	900	24
52606NM	SLIM Robinet simple Mural Secteur 2l/min	326,00	900	24
52606OB	SLIM Robinet simple Mural Secteur 2l/min	400,50	900	24
52608	SLIM Robinet simple Plage Pile 2l/min	290,00	1050	22
52610	SLIM Robinet simple Plage Secteur 2l/min	300,00	1100	22
52612	SLIM Robinet simple Mural Pile 2l/min	290,00	850	24
52614	SLIM Robinet simple Mural Secteur 2l/min	300,00	900	24

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
52700	SLIM Distributeur de savon Plage Secteur	280,00	950	22, 24, 190
52700IB	SLIM Distributeur de savon Plage Secteur	380,00	950	22, 24, 190
52700NM	SLIM Distributeur de savon Plage Secteur	305,00	950	22, 24, 190
52700OB	SLIM Distributeur de savon Plage Secteur	380,00	950	22, 24, 190
52702	SLIM Distributeur de savon mural Secteur	270,00	1000	22, 24, 190
52702IB	SLIM Distributeur de savon mural Secteur	370,00	1000	22, 24, 190
52702NM	SLIM Distributeur de savon mural Secteur	295,00	1000	22, 24, 190
52702OB	SLIM Distributeur de savon mural Secteur	370,00	1000	22, 24, 190
52942	Module hydraulique(vanne d.17)	467,97	2,3	311, 315
55050	VOLTA simple plage 3 l/min secteur	377,10	1,42	38, 244
55060	VOLTA simple plage 3 l/min pile	377,10	1,2	38, 244
55081	VOLTA simple plage 3 l/min secteur	359,62	1,4	38, 244
55083	VOLTA simple plage 3 l/min pile	359,62	1,2	38, 244
55130	5750 mitigeur plage 8 l/min piles	672,70	3,5	40, 242
55131	5750 mitigeur plage 8 l/min piles	605,44	2,9	40, 242
55132	5750 mitigeur haut plage 8 l/min piles	807,25	3,7	40, 242
55133	5750 mitigeur haut plage 8 l/min piles	739,99	3,1	40, 242
55134	5750 mitigeur haut plage 8 l/min piles	807,25	3,1	40, 242
55135	5750 mitigeur plage 8 l/min secteur	672,70	3,7	40, 242
55136	5750 mitigeur plage 8 l/min secteur	605,44	3,1	40, 242
55137	5750 mitigeur haut plage 8 l/min secteur	807,25	3,9	40, 242
55138	5750 mitigeur haut plage 8 l/min secteur	739,99	3,3	40, 242
55139	5750 mitigeur haut plage 8 l/min secteur	807,25	3,3	40, 242
55150	VOLTA mitigeur 3 l/min secteur avec RA	444,37	1,55	38, 244
55151	VOLTA mitigeur 3 l/min secteur avec RA	444,37	1,5	38, 244
55152	VOLTA mitigeur SANTE secteur avec RA	444,37	1,7	38, 244
55160	VOLTA mitigeur 3 l/min pile avec RA	444,37	1,45	38, 244
55162	VOLTA mitigeur SANTE pile avec RA	444,37	1,55	38, 244
55163	VOLTA mitigeur 3 l/min pile avec RA	444,37	1,4	38, 244
55211	VOLTA mitigeur 3 l/min secteur	426,90	1,7	38, 244
55213	VOLTA mitigeur 3 l/min secteur	426,90	1,65	38, 244
55216	VOLTA mitigeur 3 l/min pile	426,90	1,55	38, 244
55218	VOLTA mitigeur 3 l/min pile	426,90	1,5	38, 244
55251	VOLTA simple plage ECO pile	377,10	1,2	38, 244
55252	VOLTA mitigeur 1,9 l/min pile avec RA	444,37	1,45	38, 244
55370	Sensao 8400N Urinoir applique en ligne	285,81	1,43	136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
55371	Sensao 8400N Urinoir applique équerre	275,75	1,4	136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
55372	Tube urinoir siphonique	46,73	0,11	136, 156, 313
55375	NOVA mitigeur plage 3 l/min piles	461,82	1,95	34
55377	NOVA mitigeur plage 3 l/min secteur	461,82	2,2	34
55379	NOVA simple plage 3 l/min piles	392,19	1,69	34
55381	NOVA simple plage 3 l/min secteur	392,19	1,98	34
55383	NOVA mitigeur plage ECO piles	461,82	1,92	34
55385	NOVA mitigeur plage 3 l/min piles	443,98	1,8	34
55387	NOVA mitigeur plage 3 l/min piles NM	491,22	1,5	34
55389	NOVA simple plage 3 l/min piles NM	417,16	1,5	34
55391	NOVA mitigeur plage 3 l/min piles CH/NM	461,82	1,5	34
55393	NOVA simple plage 3 l/min piles CH/NM	392,19	1,7	34
55395	NOVA simple plage ECO piles	392,19	1,95	34
55405	NOVA mitigeur plage 3 l/min secteur NM	473,37	2,05	34
55416	NOVA mitigeur plage 3 l/min secteur	443,98	2,87	34
55418	P7100XL N encastré secteur 4L	622,17	2,3	162
55418SB	P7100XL N ECO WC sans bride	637,47	2,27	162
55432	P7000 XL N encastré secteur 6l	622,17	2,3	162
55432SB	P7000 XL N encastré secteur 6l SB	637,47	2,3	162
55434	P7000 XL N encastré pile 6l	586,27	2,27	162
55434SB	P7000 XL N encastré pile 6l SB	601,57	2,27	162
55436	P7000 XL N TC secteur 6L	658,05	1,6	162
55436SB	P7000 XL N TC secteur 6L SB	673,35	1,6	162
55438	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile	507,54	1,08	137, 149, 155
55440	Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur	543,79	1,1	137
55442	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile	459,20	1,06	137, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
55444	Sensao 8000 N Urinoir encastré secteur	483,37	1,08	137, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
55450	Sensao 6000 simple plage 8 l/min secteur	445,74	1,73	41, 243
55451	Rob sensao 6000 sur plage pile	445,74	1,51	41, 243
55476	P7100XLN encastré sect 6l noir	649,62	2,3	162
55476SB	P7100XL N pour WC SB noir	664,92	2,3	162
55478	P7000 XL N encastré pile 6l noir	614,18	2,27	162
55478SB	P7000 XL N encastré pour WC SB noir	629,48	2,27	162
55480	Sensao 8000 N Urinoir encastré pile noir	489,10	1,06	137, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
55482	Urinoir sensao 8100N secteur noir	512,96	1,08	137, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
55511	Face avant PRESTO 7200XL	612,83	1	318
55512	Face avant PRESTO 7100XL	612,83	1,05	318
56196	SO'O mitigeur 3 l/min piles OR ROSE	472,32	1,5	36
56198	SO'O mitigeur 3 l/min secteur OR ROSE	472,32	1,5	36
56200	SO'O mitigeur 3 l/min piles CH	444,06	1,5	36
56201	SO'O REHAUSSE mitigeur 3 l/min piles CH	523,60	2,66	37
56204	SO'O mitigeur 3 l/min piles CH	426,82	1,55	36
56205	SO'O REHAUSSE mitigeur 3 l/min piles CH	506,34	2	37
56206	SO'O mitigeur 3 l/min piles NOIR/CHROME	444,41	1,5	36
56207	SO'O REHAUSSE mitigeur 3 l/min piles NR	524,00	2,66	37
56208	SO'O mitigeur 3 l/min piles BLANC	444,41	1,5	36
56209	SO'O REHAUSSE mitigeur 3 l/min piles BL	524,00	2,66	37
56210	SO'O mitigeur 3 l/min secteur CH	444,06	1,75	36
56211	SO'O mitigeur 3 l/min secteur CH	523,60	2,25	37
56214	SO'O mitigeur 3 l/min secteur CH	426,82	1,75	36
56215	SO'O REHAUSSE mitigeur 3l/min secteur CH	506,34	2	37
56220	SO'O simple 3 l/min secteur	377,10	1,4	36
56221	SO'O REHAUSSE simple 3 l/min piles CH	455,97	2,45	37
56224	SO'O simple 3 l/min piles CH	360,56	1,45	36
56225	SO'O REHAUSSE simple 3 l/min piles CH	434,78	2,37	37
56230	SO'O simple 3 l/min secteur CH	377,10	1,8	36
56231	SO'O REHAUSSE simple 3 l/min secteur CH	455,97	2,7	37
56234	SO'O simple 3 l/min secteur CH	360,56	1,65	36
56235	SO'O REHAUSSE simple 3 l/min secteur CH	434,78	2,15	37
56236	SO'O mitigeur ECO piles CH	444,06	1,72	36
56240	SO'O simple ECO piles CH	377,10	1,45	36
56272	SO'O mitigeur 3 l/min secteur NR	444,06	1,65	36
57034	NEO SENSOR robinet plage pile	295,00	0,67	39
57036	NEO SENSOR robinet mural pile	295,00	0,96	39
57038	NEO SENSOR robinet plage secteur	305,00	0,98	39
57040	NEO SENSOR robinet mural secteur	305,00	0,96	39
57050	NEO SENSOR robinet plage secteur	315,00	0,96	39
57052	NEO SENSOR robinet mural secteur	315,00	0,96	39
57100	LINEA Simple Mural app 3l/mn Pile	360,50	1,12	29
57100CB	LINEA Simple Mural app 3l/mn Pile CB	462,50	1,12	32
57100IB	LINEA Simple Mural app 3l/mn Pile IB	462,50	1,12	32

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
57100NM	LINEA Simple Mural app 3l/mn Pile NM	386,00	1,12	32
57100NP	LINEA Simple Mural app 3l/mn Pile NP	462,50	1,12	32
57100OB	LINEA Simple Mural app 3l/mn Pile OB	462,50	1,12	32
57100RA				32
57102	LINEA Simple Mural app ECO Pile	360,50	1,12	29
57102CB	LINEA Simple Mural app ECO Pile CB	462,50	1,12	32
57102IB	LINEA Simple Mural app ECO Pile IB	462,50	1,12	32
57102NM	LINEA Simple Mural app ECO Pile NM	386,00	1,12	32
57102NP	LINEA Simple Mural app ECO Pile NP	462,50	1,12	32
57102OB	LINEA Simple Mural app ECO Pile OB	462,50	1,12	32
57102RA				32
57104	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Sect 230	404,20	2,25	29
57104CB	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Sect230 CB	506,20	2,25	32
57104IB	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Sect230 IB	506,20	2,25	32
57104NM	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Sect230 NM	429,70	2,25	32
57104NP	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Sect230 NP	506,20	2,25	32
57104OB	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Sect230 OB	506,20	2,25	32
57104RA				32
57106	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Pile	404,20	1,91	29
57106CB	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Pile CB	506,20	1,91	32
57106IB	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Pile IB	506,20	1,91	32
57106NM	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Pile NM	429,70	1,91	32
57106NP	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Pile NP	506,20	1,91	32
57106OB	LINEA Mitigeur Mural TC 3l/mn Pile OB	506,20	1,91	32
57106RA				32
57108	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12	396,55	1,84	29
57108CB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 CB	498,55	1,84	32
57108IB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 IB	498,55	1,84	32
57108NM	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 NM	422,05	1,84	32
57108NP	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 NP	498,55	1,84	32
57108OB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 OB	498,55	1,84	32
57108RA				32
57110	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile	396,55	1,75	29
57110CB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile CB	498,55	1,75	32
57110IB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile IB	498,55	1,75	32
57110NM	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile NM	422,05	1,75	32
57110NP	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile NP	498,55	1,75	32
57110OB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile OB	498,55	1,75	32
57110RA				32
57112	LINEA Simple Mural TC 3l/mn Sect 230	360,50	1,99	29
57112CB	LINEA Simple Mural TC 3l/mn Sect 230 CB	462,50	1,99	32
57112IB	LINEA Simple Mural TC 3l/mn Sect 230 IB	462,50	1,99	32
57112NM				32
57112NP	LINEA Simple Mural TC 3l/mn Sect 230 NP	462,50	1,99	32
57112OB	LINEA Simple Mural TC 3l/mn Sect 230 OB	462,50	1,99	32
57112RA				32
57114	LINEA Simple Mural TC ECO Pile	360,50	1,7	29
57114CB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile CB	462,50	1,7	32
57114IB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile IB	462,50	1,7	32
57114NM				32
57114NP	LINEA Simple Mural TC ECO Pile NP	462,50	1,7	32
57114OB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile OB	462,50	1,7	32
57114RA				32
57116CB	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12 CB	454,85	1,66	32
57116IB	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12 IB	454,85	1,66	32
57116NM				32
57116NP	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12 NP	454,85	1,66	32
57116OB	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12 OB	454,85	1,66	32
57116RA				32
57118CB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile CB	454,85	1,6	32
57118IB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile IB	454,85	1,6	32
57118NM				32
57118NP	LINEA Simple Mural TC ECO Pile NP	454,85	1,6	32
57118OB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile OB	454,85	1,6	32
57118RA				32
57136	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12	407,47	1,79	29
57136CB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 CB	509,47	1,79	32
57136IB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 IB	509,47	1,79	32
57136NM	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 NM	432,97	1,79	32
57136NP	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 NP	509,47	1,79	32
57136OB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Sect 12 OB	509,47	1,79	32
57136RA				32
57138	LINEA mitigeur mural TC ECO piles	407,47	1,75	29
57138CB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile CB	509,47	1,75	32

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
57138IB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile IB	509,47	1,75	32
57138NM	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile NM	432,97	1,75	32
57138NP	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile NP	509,47	1,75	32
57138OB	LINEA Mitigeur Mural TC ECO Pile OB	509,47	1,75	32
57138RA				32
57140	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12	363,77	1,67	29
57140CB	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12 CB	465,77	1,67	32
57140IB	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12 IB	465,77	1,67	32
57140NM				32
57140NP	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12 NP	465,77	1,67	32
57140OB	LINEA Simple Mural TC ECO Sect 12 OB	465,77	1,67	32
57140RA				32
57142	LINEA Simple Mural TC ECO Pile	363,77	1,21	29
57142CB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile CB	465,77	1,21	32
57142IB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile IB	465,77	1,21	32
57142NM				32
57142NP	LINEA Simple Mural TC ECO Pile NP	465,77	1,21	32
57142OB	LINEA Simple Mural TC ECO Pile OB	465,77	1,21	32
57142RA				32
57200	LINEA Simple Plage 3l/mn Sect 230	338,65	1,5	28
57200CB	LINEA Simple Plage 3l/mn Sect 230 CB	440,65	1,5	33
57200IB	LINEA Simple Plage 3l/mn Sect 230 IB	440,65	1,5	33
57200NM	LINEA Simple Plage 3l/mn Sect 230 NM	364,15	1,5	33
57200NP	LINEA Simple Plage 3l/mn Sect 230 NP	440,65	1,5	33
57200OB	LINEA Simple Plage 3l/mn Sect 230 OB	440,65	1,5	33
57200RA				33
57202	LINEA Simple Plage ECO Secteur 12-24 V	331,00	1,13	28
57202CB	LINEA Simple Plage ECO Sect 12 CB	433,00	1,13	33
57202IB	LINEA Simple Plage ECO Sect 12 IB	433,00	1,13	33
57202NM	LINEA Simple Plage ECO Sect 12 NM	356,50	1,13	33
57202NP	LINEA Simple Plage ECO Sect 12 NP	433,00	1,13	33
57202OB	LINEA Simple Plage ECO Sect 12 OB	433,00	1,13	33
57202RA				33
57204	LINEA Simple Plage 3l/mn Pile	338,65	1,21	28
57204CB	LINEA Simple Plage 3l/mn Pile CB	440,65	1,21	33
57204IB	LINEA Simple Plage 3l/mn Pile IB	440,65	1,21	33
57204NM	LINEA Simple Plage 3l/mn Pile NM	364,15	1,21	33

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
57204NP	LINEA Simple Plage 3l/mn Pile NP	440,65	1,21	33
57204OB	LINEA Simple Plage 3l/mn Pile OB	440,65	1,21	33
57204RA				33
57206	LINEA Simple Plage ECO Pile	331,00	1,14	28
57206CB	LINEA Simple Plage ECO Pile CB	433,00	1,14	33
57206IB	LINEA Simple Plage ECO Pile IB	433,00	1,14	33
57206NM	LINEA Simple Plage ECO Pile NM	356,50	1,14	33
57206NP	LINEA Simple Plage ECO Pile NP	433,00	1,14	33
57206OB	LINEA Simple Plage ECO Pile OB	433,00	1,14	33
57206RA				33
57208	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Sect 230	382,35	1,7	28
57208CB	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Sect 230 CB	484,35	1,7	33
57208IB	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Sect 230 IB	484,35	1,7	33
57208NM	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Sect 230 NM	407,85	1,7	33
57208NP	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Sect 230 NP	484,35	1,7	33
57208OB	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Sect 230 OB	484,35	1,7	33
57208RA				33
57210	LINEA Mitigeur Plage ECO Sect 12	374,70	1,26	28
57210CB	LINEA Mitigeur Plage ECO Sect 12 CB	476,70	1,26	33
57210IB	LINEA Mitigeur Plage ECO Sect 12 IB	476,70	1,26	33
57210NM	LINEA Mitigeur Plage ECO Sect 12 NM	400,20	1,26	33
57210NP	LINEA Mitigeur Plage ECO Sect 12 NP	476,70	1,26	33
57210OB	LINEA Mitigeur Plage ECO Sect 12 OB	476,70	1,26	33
57210RA				33
57212	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Pile	382,35	1,4	28
57212CB	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Pile CB	484,35	1,4	33
57212IB	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Pile IB	484,35	1,4	33
57212NM	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Pile NM	407,85	1,4	33
57212NP	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Pile NP	484,35	1,4	33
57212OB	LINEA Mitigeur Plage 3l/mn Pile OB	484,35	1,4	33
57212RA				33
57214	LINEA Mitigeur Plage ECO Pile	374,70	1,25	28
57214CB	LINEA Mitigeur Plage ECO Pile CB	476,70	1,25	33
57214IB	LINEA Mitigeur Plage ECO Pile IB	476,70	1,25	33
57214NM	LINEA Mitigeur Plage ECO Pile NM	400,20	1,25	33
57214NP	LINEA Mitigeur Plage ECO Pile NP	476,70	1,25	33
57214OB	LINEA Mitigeur Plage ECO Pile OB	476,70	1,25	33

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
57214RA				33
57270	LINEA TOUCH Simple 3l/mn	306,00	1,07	46
57272	LINEA TOUCH Simple ECO	306,00	1,1	46
57274	LINEA TOUCH Simple 3l/mn	306,00	1,35	46
57276	LINEA TOUCH Simple ECO	306,00	1,35	46
57278	LINEA TOUCH Mitigeur 3l/mn	336,60	1,18	46
57280	LINEA TOUCH Mitigeur ECO	336,60	1,18	46
57282	LINEA TOUCH Mitigeur 3l/mn	336,60	1,48	46
57284	LINEA TOUCH Mitigeur ECO	336,60	1,48	46
58000	OPTIMA mitigeur 3 l/min pile	315,00	1,373	26
58002	OPTIMA mitigeur 3 l/min secteur	325,00	1,647	26
58003	OPTIMA mitigeur 1,9l/min pile	315,00	1,373	26
58005	OPTIMA mitigeur 1,9l/min secteur	325,00	1,647	26
60001	Kit lavabo bonde	401,40	28,35	40, 224, 242
60009	Siphon et bonde pour lavabo pmr	76,12	0,52	224
60069	Cartouche thermostatique	109,31	0,14	283
60107	Cuvette suspendue longue NF	366,91	22,7	225
60118	Abattant pour cuvette longue	103,59	2,8	163, 165, 166, 169
60260	Barre de douche, douchette, coulisseau	71,07	0,85	110
60261	Douchette 1 jet, flexible FG1/2"	35,15	0,55	110
60311	Barre droite 300 mm inox brossé	44,42	0,55	211
60313	Barre droite 400 mm inox brossé	57,11	0,64	211
60315	Barre droite 500 mm inox brossé	69,81	0,73	211
60317	Barre droite 600 mm inox brossé	78,68	0,82	211
60318	Barre droite 900 mm inox brossé	82,49	1,1	211
60320	Douchette 1 jet MG1/2" Ø100 start stop	38,69	0,25	110
60324	Barre coudée 135° inox brossé	86,28	1,2	212
60325	Barre coudée 90° inox brossé	88,82	0,7	212
60326	Barre relevable 650 mm inox brossé	257,61	1,95	213
60328	Barre d'angle inox brossé	164,99	1,6	217
60329	Barre coudée 90° inox brossé	152,28	1,35	214
60330	Barre coudée 90° inox brossé	152,28	1,35	214
60331	Barre de douche d'angle inox brossé	215,72	3,2	218
60332	Barre de douche d'angle inox brossé	215,72	3,2	218
60333	Barre de douche en T inox brossé	200,50	1,6	216
60334	Barre de douche d'angle inox brossé	232,22	3,3	219
60335	Barre de douche d'angle inox brossé	232,22	3,3	219
60336	Barre coudée 90° inox brossé	177,66	1,7	214
60337	Barre coudée 90° inox brossé	177,66	1,7	214
60338	Barre coudée 90° aluminium ABS	177,66	2,6	214

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
60340	Barre droite en acier époxy (sans vis)	17,76	0,55	223
60341	Barre droite en acier époxy (sans vis)	21,57	0,6	223
60342	Barre droite en acier époxy (sans vis)	24,11	0,7	223
60343	Barre droite en acier époxy (sans vis)	26,65	0,8	223
60344	Barre coudée en acier époxy (sans vis)	29,19	0,65	223
60345	Barre coudée en acier époxy (sans vis)	41,87	1	223
60350	Porte serviette inox 625 mm	81,31	1,1	200
60351	Porte serviette inox 625 mm	45,30	0,42	68, 82, 88, 200
60352	Porte serviette inox 625 mm	58,20	0,6	200
60353	Porte savon mural inox	38,81	0,16	197
60355	Patère 1 tête inox	24,85	0,15	68, 76, 82, 85, 88, 200
60357	Tablette avec verre secu	62,57	1,52	200
60361	H-DRY Sèche-mains sur plage	694,39	8,15	34, 36, 194
60362	E-DRY Sèche-mains mural PMR	1111,02	11,15	194
60364	C-DRY Sèche-mains mural blanc	334,20	3,9	191
60377	Distributeur savon mural 0,8 l	193,93	1,2	26, 196
60380	LINEA Distributeur savon+mousse mural	299,88	0,305775	29, 193
60380CB	LINEA Distributeur savon+mousse mural CB	400,00	0,305775	193
60380IB	LINEA Distributeur savon+mousse mural IB	400,00	0,305775	193
60380NM	LINEA Distributeur savon+mousse mural NM	325,00	0,305775	193
60380OB	LINEA Distributeur savon+mousse mural OB	400,00	0,305775	193
60382	LINEA Distributeur savon+mousse plage	310,00	0,6525	29, 46, 192
60382CB	LINEA Distributeur savon+mousse plage CB	410,00	0,6525	192
60382IB	LINEA Distributeur savon+mousse plage IB	410,00	0,6525	192
60382NM	LINEA Distributeur savon+mousse plage NM	335,00	0,6525	192
60382OB	LINEA Distributeur savon+mousse plage OB	410,00	0,6525	192
60384	LINEA Distributeur savon mural	280,00	0,305775	193
60384CB	LINEA Distributeur savon mural CB	380,00	0,305775	193
60384IB	LINEA Distributeur savon mural IB	380,00	0,305775	193
60384NM	LINEA Distributeur savon mural NM	305,00	0,305775	193
60384OB	LINEA Distributeur savon mural OB	380,00	0,305775	193
60386	LINEA Distributeur savon plage	300,00	0,6525	192
60386CB	LINEA Distributeur savon plage CB	400,00	0,6525	192
60386IB	LINEA Distributeur savon plage IB	400,00	0,6525	192
60386NM	LINEA Distributeur savon plage NM	325,00	0,6525	192
60386OB	LINEA Distributeur savon plage OB	400,00	0,6525	192
60395	LINEA sèche-mains compact mural CHROME	330,00	3,9	26, 34, 36, 191
60395CB	LINEA sèche-mains compact mural CUIVRE	375,00	3,9	191

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
60395IB	LINEA sèche-mains compact mural INOX B	330,00	3,9	191
60395NM	LINEA sèche-mains compact mural NOIR M	330,00	3,9	34, 36, 191
60395OB	LINEA sèche-mains compact mural OR B	375,00	3,9	191
60420	Siège de douche accrochable pour barres	440,32	7,69	220
60427	Miroir inclinable, aluminium gainé nylon	376,94	10,03	226
60451	Barre droite 300 mm aluminium ABS	44,42	0,7	211
60452	Barre droite 400 mm aluminium ABS	57,11	0,8	211
60453	Barre droite 600 mm aluminium ABS	78,68	1	211
60454	Barre droite 900 mm aluminium ABS	82,49	1,5	211
60461	Coulisseau douchette blanc	30,74	0,2	214
60468	Barre droite 500 mm aluminium ABS	69,81	0,9	211
60469	Porte-rouleau pour barre ø32mm	35,18	0,16	213
60470	Porte-rouleau pour barre ø34mm	35,18	0,15	213
60471	Coulisseau douchette satin	30,74	0	214
60472	Barre verticale inox brossé	121,83	1,3	215
60475	Siphon de sol 105x105 horizontal	39,41	0,43	71, 72, 74, 76, 110
60476	Siphon de sol 105x105 vertical	39,41	0,43	71, 72, 74, 110, 122
60477	Siphon de sol 150x150 horizontal	83,19	0,6	110
60478	Siphon de sol 150x150 vertical	83,19	0,6	76, 110
60479	Dosseret pour siège de douche	99,81	2,11	220
60480	Siège relevable avec pieds ajustables	200,44	3,63	220
60529	Barre coudée 135° acier blanc	86,28	1,7	212
60550	Porte-balayette murale pour WC	81,38	0,7	199
60553	Distributeur pour papier rouleau 273 mm	110,37	1,6	199
60554	Distributeur papier toilette en bobine	138,31	2,1	199
60555	Distributeur pour papier rouleau 300 mm	44,73	0,9	199
60556	Distributeur papier	27,81	0,35	199
60557	Distributeur papier	138,31	1,9	199
60558	Distributeur abs essuie-mains	58,29	1	197
60559	Distributeur inox essuie-mains	148,11	2,4	197
60560	Distribut peint essuie-mains	87,48	2,4	197
60561	Porte savon applique chromé	26,55	0,15	197
60562	Poubelle au sol 5L inox	44,57	1	197
60563	Poubelle au sol 12L inox	97,63	2,4	197
60565	Bonde hygiénique en abs	11,91	0,15	62
60568	Raccord anti-stagnation	35,99	0,19	92, 98, 110
60575	Barre droite 300 mm en inox (sans vis)	17,76	0,14	181, 223
60576	Barre droite 400 mm en inox (sans vis)	21,57	0,27	181, 223
60577	Barre droite 500 mm en inox (sans vis)	24,11	0,32	181, 223
60578	Barre droite 600 mm en inox (sans vis)	26,65	0,42	181, 223
60579	Barre coudée en inox (sans vis)	29,19	0,25	180, 223
60580	Barre coudée 135° en inox (sans vis)	41,87	0,7	164, 170, 171, 180, 223
60581	Barre coudée 135° aluminium ABS	86,28	1,43	164, 170, 171, 212
60582	Siège de douche relevable en ABS	133,54	2,03	222
60584	Siège de douche relevable en ABS	154,42	4,03	222
60585	Rideau douche pvc 180x90cm	10,53	0,43	201
60586	Rideau pvc 180x120cm	11,60	0,55	201
60587	Rideau pvc 180x180cm	13,68	0,79	201
60588	Rideau pvc 200x90cm	9,93	0,48	201
60589	Rideau pvc 200x120cm	10,98	0,61	201
60590	Rideau pvc 200x150cm	12,04	0,78	201
60591	Rideau pvc 200x180 cm	13,10	0,88	201
60592	Anneaux métal pour rideau (x12)	16,24	0,18	201
60593	Anneaux abs blancs pour rideau (x12)	5,05	0,08	201
60600	Tringle droite 80 à 140 cm	22,12	0,67	201
60601	Tringle droite 120 à 220 cm	25,61	0,91	201
60602	Tringle droite 80/140cm alu	23,26	0,46	201
60603	Tringle droite 120/20cm alu bl	25,61	0,62	201
60614	Tringle d'angle 80 à 140 cm	46,67	1,14	201
60615	Tringle d'angle 120 à 220 cm	50,17	1,6	201
60616	Tringle angle 80 à 140cm	41,97	0,72	201
60624	Tendeur inox	35,40	0,65	201
60625	Tendeur inox blanc	37,81	0,63	201
60628	Poubelle murale 7L blanc	104,43	1,54	197
60629	Poubelle murale 7L inox	116,15	1,45	197
60630	Poubelle au sol 5L blanc	29,30	1,05	197
60632	Distributeur savon mural inox brillant	57,60	0,59	196
60638	Flexible PEX 410 mm FG 3/8" (x2)	35,05	0,15	266, 283
60646	Tabouret de douche en ABS	67,93	1,64	222
60647	Banc de douche en ABS	78,65	4,6	221
60648	Banc de douche en ABS avec dosseret	85,48	3,52	221
60664	Barre verticale aluminium ABS	121,83	1,9	215
60715	Barre coudée 90° aluminium ABS	88,82	1,2	212
60724	Barre de douche d'angle aluminium ABS	215,72	3,1	218
60736	Barre de douche d'angle aluminium ABS	232,22	3,7	219
60743	Barre d'angle aluminium ABS	164,99	2,35	217
60754	Barre de douche en T aluminium ABS	200,50	2,6	216
60761	Barre coudée 90° aluminium ABS	152,28	2,06	214
60773	Barre relevable 650 mm aluminium ABS	263,96	4,85	213
60776	Barre relevable 850 mm aluminium ABS	285,83	5,1	213

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
60799	Barre relevable 760 mm inox époxy blanc	263,96	3,95	213
60809	Barre relevable 650 mm aluminium ABS	257,61	3,5	213
60815	Siège de douche relevable	173,66	3	220
62000	P504 froid 15s G3/8	69,74	0,5	54
62020	P504 chaud 15s G3/8	69,74	0,5	54
62100	P504s froid 15s G3/8	86,51	0,5	54
62120	P504s chaud 15s G3/8	86,51	0,5	54
63000	P504 froid 10-20s G1/2"	69,74	0,5	54
63001	P504 froid 15s G1/2 rosace	71,43	0,55	54
63002	P504 chaud 15s G1/2 rosace	71,43	0,56	54
63005	P504 froid 7s G1/2	69,74	0,5	54
63020	P504 chaud 15s G1/2	69,74	0,5	54
63100	P504s froid 15s G1/2	86,51	0,5	54
63109	P504s froid 7s G1/2	86,51	0,5	54
63120	P504s chaud 15s G1/2	86,51	0,5	54
63200	P507 froid 4-8s G1/2 18l/min	84,02	0,5	54
63210	P504 froid 15s G1/2 150mm	119,94	0,6	54
63212	P504 froid 7s G1/2 150mm	119,94	0,6	54
63214	P504 froid 15s G1/2 150mm 1,9l	119,94	0,56	54
63220	P504s froid 15s G1/2 150mm	136,40	0,6	54
63222	P504s froid 7s G1/2 150mm	136,40	0,57	54
63224	P504s froid 15s G1/2 150mm 1,9	136,40	0,54	54
63910	P700 robinet simple mural sans RA	99,52	0,6	56
64602	P605 froid 15s G1/2	94,54	0,8	55
64612	P605s froid 15s G1/2	110,91	0,8	55
64613	P605s froid 7s G1/2	110,91	0,8	55
64622	P605 chaud 15s G1/2	94,54	0,8	55
64632	P605s chaud 15s G1/2	110,91	0,8	55
64652	P700 robinet simple sur plage sans RA	116,05	0,9	56
64675	Safe simple mural 3l/min	217,39	0,81	44
64677	Safe simple mural 1,9l/min	217,39	0,81	44
64679	Safe simple plage 3l/min	217,39	0,81	44
64700	NEO DUO simple plage 3l/min GRIS	95,82	0,95	50
64702	NEO DUO simple plage 3l/min GRIS S®	126,72	0,95	50
64703	NEO DUO simple plage 1,9l/min GRIS	95,82	0,97	50
64704	NEO DUO simple plage 1,9l/min GRIS S®	126,72	0,99	50
64706	NEO DUO simple mural 3l/min GRIS	86,54	0,79	51
64708	NEO DUO simple mural 3l/min GRIS S®	117,45	0,82	51
64709	NEO DUO simple mural 1,9l/min GRIS	86,54	0,79	51
64710	NEO DUO simple mural 1,9l/min GRIS S®	117,45	0,83	51
64712	NEO DUO simple plage 3l/min FRA	95,82	0,98	50

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
64714	NEO DUO simple plage 3l/min FRA S®	126,72	0,95	50
64715	NEO DUO simple plage 1,9l/min FRA	95,82	0,95	50
64716	NEO DUO simple plage 1,9l/min FRA S®	126,72	0,98	50
64718	NEO DUO simple plage 3l/min BLEU	95,82	0,95	50
64732	NEO DUO simple mural 3l/min FRA	86,54	0,79	51
64734	NEO DUO simple mural 3l/min FRA S®	117,45	0,8	51
64735	NEO DUO simple mural 1,9l/min FRA	86,54	0,8	51
64736	NEO DUO simple mural 1,9l/min FRA S®	117,45	0,8	51
64750	NEO DUO simple plage 3l/min ANIS	95,82	0,97	50
64752	NEO DUO simple plage 3l/min ANIS S®	126,72	0,95	50
64753	NEO DUO simple plage 1,9l/min ANIS	95,82	0,95	50
64754	NEO DUO simple plage 1,9l/min ANIS S®	126,72	0,99	50
64762	NEO DUO simple mural 3l/min ANIS	86,54	0,8	51
64764	NEO DUO simple mural 3l/min ANIS S®	117,45	0,81	51
64765	NEO DUO simple mural 1,9l/min ANIS	86,54	0,8	51
64766	NEO DUO simple mural 1,9l/min ANIS S®	117,45	0,8	51
64800	NEO DUO simple mural 3l/min BLEU	86,54	0,79	51
64944	P605 froid 7s G1/2	94,54	0,8	55
65000	NEO simple EF plage 15 sec 3 l/min	80,48	0,75	48
65005	NEO simple EF plage 7 sec 3 l/min	80,48	0,75	48
65010	NEO INOX simple EF plage 7sec 3 l/min	113,63	0,66	48
65015	NEO simple EC plage 7 sec 3 l/min	80,48	0,68	48
65100	NEO simple EC plage 15 sec 3 l/min	80,48	0,75	48
65105	NEO INOX simple EC plage 7sec 3 l/min	113,63	0,67	48
65200	NEO simple EF plage 15 sec 3 l/min S®	94,45	0,75	48
65205	NEO simple EF plage 7 sec 3 l/min S®	94,45	0,75	48
65210	NEO INOX simple EF plage 7sec 3 l/min S®	126,99	0,69	48
65300	NEO simple EC plage 15 sec 3 l/min S®	94,45	0,75	48
65305	NEO INOX simple EC plage 7sec 3 l/min S®	126,99	0,75	48
66000	NEO simple EF mural 15 sec 3 l/min	57,79	0,4	49
66005	NEO simple EF mural 7 sec 3 l/min	57,79	0,4	49
66010	NEO simple EF mural 15 sec 3 l/min	77,95	0,45	49
66012	NEO simple EC mural 15 sec 3 l/min	77,95	0,45	49
66015	NEO simple EF mural 7 sec 3 l/min	77,95	0,41	49
66020	NEO simple EF mural 15 sec 3 l/min	99,39	0,55	49
66025	NEO simple EF mural 7 sec 3 l/min	99,39	0,55	49

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
66030	NEO INOX simple EF mural 7sec 3 l/min	77,95	0,36	49
66035	NEO INOX simple EF mural 7sec 3 l/min	126,99	0,56	49
66045	NEO simple EC mural 7 sec 3 l/min	57,79	0,36	49
66048	NEO simple EC mural 15 sec 3 l/min	99,39	0,55	49
66100	NEO simple EC mural 15 sec 3 l/min	57,79	0,4	49
66103	NEO simple EF mural 15 sec 1,9 l/min	57,79	0,4	49
66105	NEO INOX simple EC mural 7sec 3 l/min	77,95	0,36	49
66200	NEO simple EF mural 15 sec 3 l/min S®	71,68	0,4	49
66205	NEO simple EF mural 7 sec 3 l/min S®	71,68	0,36	49
66207	NEO simple mural EC 15 sec 3 l/min S®	113,04	0,55	49
66210	NEO simple EF mural 15 sec 3 l/min S®	90,94	0,45	49
66215	NEO simple EF mural 15 sec 3 l/min S®	113,04	0,55	49
66219	NEO simple EC mural 15 sec 3 l/min S®	90,94	0,45	49
66220	NEO INOX simple EF mural 7sec 3 l/min S®	93,56	0,37	49
66225	NEO INOX simple EF mural 7sec 3 l/min S®	140,35	0,57	49
66300	NEO simple EC mural 15 sec 3 l/min S®	71,68	0,4	49
66305	NEO INOX simple EC mural 7sec 3 l/min S®	93,56	0,4	49
68032	P3000 mitigeur 15s G3/8 avec RA	239,81	1,6	55
68040	P3000 mitigeur 15s G3/8 sans RA	220,02	1,4	55
68044	P3000 mitigeur 7s G3/8 avec RA	239,81	1,6	55
68050	NEO DUO mitigeur plage 3l/min GRIS	211,12	1,54	50
68052	NEO DUO mitigeur plage 3l/min GRIS S®	241,57	1,59	50
68054	NEO DUO mitigeur mural 3l/min GRIS	201,99	1,71	51
68056	NEO DUO mitigeur mural 3l/min GRIS S®	232,44	1,75	51
68068	NEO DUO mitigeur plage 3l/min FRA	211,12	1,54	50
68070	NEO DUO mitigeur plage 3l/min FRA S®	241,57	1,58	50
68072	NEO DUO mitigeur mural 3l/min FRA	201,99	1,7	51
68074	NEO DUO mitigeur mural 3l/min FRA S®	232,44	1,69	51
68075	Safe mitigeur mural 3l/min	267,65	1,54	44
68077	Safe mitigeur plage 3l/min	267,65	1,54	44
68091	NEO DUO mitigeur plage 3l/min ANIS	211,12	1,55	50
68093	NEO DUO mitigeur plage 3l/min ANIS S®	241,57	1,59	50
68095	NEO DUO mitigeur mural 3l/min ANIS	201,99	1,7	51
68097	NEO DUO mitigeur mural 3l/min ANIS S®	232,44	1,75	51
68132	P3000s mitigeur 15s G3/8 avec RA	255,03	1,6	55
68147	P3000s mitigeur 15s G3/8 sans RA	235,25	1,4	55

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
68148	NEO DUO mitigeur plage 3l/min BLEU	211,12	1,54	50
68232	P700 mitigeur sur plage avec RA	263,97	1,7	56
68400	NEO mitigeur plage 15 sec 3 l/min	197,04	1,7	48
68401	NEO mitigeur plage 7 sec 3 l/min	197,04	1,7	48
68402	NEO simple EC plage 15 sec 3 l/min	180,52	1,7	48
68403	NEO mitigeur plage 15 sec 3 l/min S®	209,75	1,7	48
68404	NEO mitigeur plage 15 sec 3 l/min S®	193,25	1,7	48
70000	Tête universelle clapet ø 3/8	13,45	0,2	252
70001	Tête universelle clapet ø 1/2	13,45	0,22	252
70002	Tête universelle clapet ø 17/150	13,45	0,2	252
70003	Tête universelle clapet ø 18/150	13,45	0,21	252
70004	Tête universelle clapet ø 19/150	13,45	0,22	252
70005	Tête universelle clapet ø 20/150	13,53	0,22	252
70006	Tête universelle clapet ø 21/150	13,45	0,22	252
70007	Tête universelle clapet ø 22/150	16,60	0,23	252
70008	Tête universelle clapet ø 23/150	16,58	0,23	252
70009	Tête universelle clapet DIN nue ø 1/2	6,15	0,1	252
70010	Tête universelle céramique nue 1/2	21,12	0,09	252, 283, 301
70011	Adaptateur pour croisillon	3,36	0,03	252
70013	Croisillon tête DIN à clipser métal	8,57	0,13	252
70019	Tête spéciale JD, 21/150 Champagne	30,17	0,21	253
70023	Tête spéciale Porcher 18/125 ecume1/2	31,24	0,22	253
70026	Tête spéciale Porcher 18/150	21,79	0,2	253
70027	Tête spéciale Porcher 18/150	28,99	0,19	253
70032	Tête universelle céramique croisillon	29,67	0,23	252
70050	Bec par-dessous 1/2 150 brise jet	15,80	0,1	254
70051	Bec par-dessous 1/2 200 brise jet	15,61	0,11	254
70056	Bec par-dessous 3/4 150 brise jet	15,63	0,12	254
70057	Bec par-dessous 3/4 200 brise jet	17,19	0,15	254
70058	Bec par-dessous 3/4 250 brise jet	18,25	0,17	254
70059	Bec par-dessous 3/4 300 brise jet	20,23	0,19	254
70062	Bec par-dessous 1/2 150 aérateur	17,29	0,1	254
70063	Bec par-dessous 1/2 200 aérateur	18,69	0,12	254
70064	Bec par-dessous 1/2 250 aérateur	19,52	0,14	254
70065	Bec par-dessous 1/2 300 aérateur	21,21	0,15	254
70068	Bec par-dessous 3/4 150 aérateur	20,57	0,12	254

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
70069	Bec par-dessous 3/4 200 aerateur	22,09	0,15	254
70070	Bec par-dessous 3/4 250 aérateur	23,23	0,17	254
70071	Bec par-dessous 3/4 300 aérateur	25,30	0,18	254
70074	Bec par-dessus 3/4 200 mm brise-jet	16,40	0,14	254
70075	Bec par-dessus 3/4 200 mm aérateur	18,71	0,14	254
70077	Bec par-dessus 1/2 200 mm aérateur	22,09	0,12	254
70078	Bec col de cygne F 1/2 160 mm brise-jet	15,54	0,15	254
70080	Bec col de cygne F 1/2 160 mm aérateur	19,17	0,15	254
70081	Bec col de cygne F 1/2 200 mm aérateur	20,44	0,17	254
70082	Bec col de cygne F 3/4 140 mm brise-jet	16,55	0,15	254
70083	Bec col de cygne F 3/4 200 mm brise-jet	17,58	0,17	254
70084	Bec col de cygne F 3/4 250 mm brise-jet	25,10	0,19	254
70085	Bec col de cygne F 3/4 140 mm aérateur	18,91	0,15	254
70086	Bec col de cygne F 3/4 200 mm aérateur	19,81	0,17	254
70088	Bec col de cygne M 1/2 136 mm brise-jet	27,72	0,31	254
70089	Bec col de cygne M 1/2 200 mm brise-jet	26,88	0,33	254
70090	Bec col de cygne M 1/2 150 mm aérateur	27,25	0,31	254
70091	Bec col de cygne M 1/2 200 mm aérateur	31,10	0,33	254
70100	reduction m22/100xm3/4"	16,78	0,09	256
70152	Racc. droit 65mm 1/2x3/8 ecrou	19,64	0,18	256
70153	Racc. droit 40 mm-mf1/2 ecrou	23,98	0,21	256
70158	Racc. droit 1/2xm 3/4 46 mm	18,55	0,22	256
70161	T m1/2-l 70 mm 34 mm	20,88	0,24	256
70170	Fourrure f 3/8xm 1/2	4,00	0,03	256
70171	Fourrure F1/2'xm 3/4	4,73	0,05	256
70174	Racc. fou F1/2'xF1/2'	16,68	0,12	257
70176	Racc. fou f 3/4xf 3/4	22,48	0,19	257
70177	Racc. fou m 1/2xF1/2'	16,68	0,1	257
70179	Reduction m 3/8xF1/2'	32,53	0,25	256
70180	Reduction m 1/2xf 3/4	35,26	0,41	256
70181	Mamelon m 1/2xm 1/2	42,89	0,26	257
70186	Rallonge droite mF1/2' 25 mm	15,72	0,12	257
70187	Rallonge droite mF1/2' 50 mm	20,88	0,19	257
70189	Rallonge droite 1/2 100 mm	29,43	0,4	257
70190	Rallonge droite mf 3/4 25 mm	24,95	0,19	257
70191	Rallonge droite mf 3/4 50 mm	30,54	0,28	257
70193	Rallonge droite 3/4 100 mm	29,08	0,52	257
70194	Boite exc 5 mm-m 1/2xF1/2'	21,73	0,12	257
70196	Boite exc 5 mm-m 3/4xf 3/4	21,89	0,12	257
70197	Boite exc 5 mm-m 1/2xm 1/2	14,11	0,06	257

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
70198	Boite excentrée 5 mm-m 1/2xm 3/4 (x2)	15,59	0,08	257
70201	Racc. exc 40mm-m1/2xf1/2	38,78	0,32	257
70202	Racc. exc 40mm-m1/2xf3/4	42,38	0,34	257
70203	Racc. exc 40mm-m 3/4xf1/2	40,93	0,33	257
70204	Raccord excentré 40 mm-m 1/2xm 1/2	24,95	0,25	257
70205	Racc. exc 40 mm-m 1/2xm 3/4	25,30	0,25	257
70211	Racc. 32mm-m 3/8xm 3/4	44,80	0,37	258
70212	Racc 32mm-m 1/2xm 3/4	40,66	0,37	258
70217	Raccord décalé 10 mm-m 1/2xm 1/2	21,24	0,21	258
70218	Racc. 11,5 mm-m 1/2xm 3/4	16,14	0,23	258, 327
70220	Racc. decale 21mm-m3/8xm3/4	56,81	0,32	258
70221	Racc. decale 21mm-m1/2xm3/4	57,06	0,32	258
70222	Racc. decale 45 mm-m3/8xm3/4	90,71	0,39	258
70223	Racc. decale 45 mm-m1/2xm3/4	90,71	0,38	258
70224	Appliq equer-patte a vis-mf1/2	40,56	0,39	258
70229	Appliq equer-patte vis-1/2x3/4	33,03	0,37	258
70231	Appli equer vis m1/2xm3/4	29,02	0,32	258
70232	Appliq equer-vis-m1/2xm3/4	36,67	0,35	258
70236	Racc. equer mf1/2 ecrou pris.	32,15	0,23	259
70237	Racc. equerre m1/2xf3/4	34,29	0,25	259
70239	Boite equerre m 1/2xF1/2'	29,41	0,19	259
70251	Coude à souder 14/16-f3/4	19,76	0,1	259
70254	Coude chr 6 pans-1/2 1/2 ecrou	20,09	0,19	259
70255	Colonnette 43mm-m 1/2xF1/2'	38,22	0,42	260
70258	Colonnette - h. 43mm-m 1/2xm 3/4	47,29	0,4	260
70262	Colon h. 70mm-m 1/2xm 3/4	39,68	0,47	260, 327
70263	Colonnette 70mm-m1/2xm3/4	39,41	0,45	260
70267	Colon fondue-m 1/2xm 3/4	35,48	0,61	260
70268	Colonnet fondue-m1/2xm3/4	33,36	0,59	260
70270	Colonnette luxe-m 1/2xm 3/4	46,28	0,76	260
70271	Colonnette luxe m1/2xm3/4	43,99	0,72	260
70272	Colonnette-m 1/2xf 3/4	85,20	0,9	260
70273	Colon carree-m 1/2xm 3/4	77,90	0,87	260
70277	Colonnette exc 22mm-m1/2xm3/4	102,91	0,95	260
70278	Colonnette excentrée 50mm-m1/2xf3/4	113,20	1,06	260
70279	Colonnette exc 50mm-m1/2xm3/4	114,48	1,06	260
70280	Rotule flexible de douche MF1/2"	24,15	0,07	98, 262, 265
70325	Rosace plate ext 55 mm- int. 18 mm	4,69	0,04	54, 261
70326	Rosace plate ext 55 mm- int. 21 mm	5,25	0,04	261
70327	Rosace plate ext 55 mm- int. 28 mm	4,99	0,04	261
70328	Rosace articulée ext 56 mm int.10mm	10,24	0,04	261

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
70329	Rosace articulée ext 56 mm int.12mm	10,24	0,05	261
70330	Rosace articulée ext 56 mm int.14mm	10,24	0,05	261
70331	Rosace articulée ext 56 mm int.16mm	10,24	0,04	261
70332	Rosace articulée ext 56 mm int.18mm	10,24	0,04	261
70333	Rosace articulée ext 60 mm int.21mm	10,24	0,04	261
70334	Rosace articulée ext 65 mm int.28mm	12,73	0,05	261
70335	Rosace articulée ext 71 mm int. 33mm	12,73	0,05	261
70336	Rosace taraudée ext 40- int3/8	5,92	0,07	261
70337	Rosace taraudée ext 50- int1/2	4,53	0,06	261
70338	Rosace taraudée ext 60-int.3/4	9,57	0,06	261
70340	Cache trou Ø50mm chromé	12,01	0,1	261
70341	Cache trou Ø50mm blanc	13,10	0,11	261
70350	Aérateur F22x100 (x8)	19,46	0,14	255, 280, 288
70351	Aérateur M24x100 (x10)	19,46	0,12	255
70352	Aérateur M28x100 (x8)	33,44	0,19	255
70353	Aérateur F22x100 - M24x100	13,54	0,04	255
70358	Clé aérateur antivandalisme	2,89	0,02	255
70359	Aérateur M24x100 6l/min	110,50	0,13	255
70361	Aérateurs 6l/min F22x100 (x8)	110,50	0,13	255, 290
70363	Cartouche limiteur de débit 6 l/min	72,20	0,04	255
70365	Aérateur 6l/min M24x100	27,64	0,06	255
70367	Aérateur 6l/min F22x100	27,64	0,07	255
70371	Régulateurs 12l/min MF G1/2" (x2)	25,43	0,07	255
70382	Aérateurs F22x1 3 l/min (x2)	21,18	0,01	255
70383	Aérateurs M24x1 3 l/min (x2)	18,78	0,01	255
70384	Aérateurs F22x1 1,9 l/min (x2)	21,18	0,01	255
70385	Aérateurs M24x1 1,9 l/min (x2)	21,18	0,01	255
70400	Robinet d'arrêt droit manette MF G3/8"	7,26	0,09	266
70401	Robinet d'arrêt droit manette MF G1/2"	7,26	0,13	266
70402	Robinet d'arrêt droit manette MF G3/4"	11,66	0,2	266
70406	Robinet d'arrêt droit manette MM G1/2"	10,91	0,15	123, 266
70407	Robinet d'arrêt droit manette FF G1/2"	10,91	0,14	266
70408	Robinet d'arrêt droit MM G1/2" tube 12	14,55	0,2	266
70409	Robinet d'arrêt droit MM G1/2" tube 14	15,82	0,2	266
70412	Robinet d'arrêt équerre MM G1/2 tube 10	8,97	0,12	266
70475	Manchon 12/17	25,83	0,19	267
70476	Manchon 15/21	27,27	0,11	267
70477	Manchon 20/27	31,98	0,19	267
70478	Manchon 26/34	36,01	0,28	267
70479	Manchon 33/42	52,36	0,42	267
70480	Manchon 40/49	60,05	0,65	267

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
70481	Manchon 50/60	113,55	1,1	267
70482	Manchon double 15/21	38,51	0,16	267
70483	Manchon double 20/27	44,36	0,28	267
70484	Manchon double 26/34	51,61	0,43	267
70485	Manchon double 33/42	78,21	0,73	267
70486	Manchon double 40/49	92,43	1,07	267
70503	Raccord rapide 1/2 tube 12 mm	15,09	0,12	266
70504	Raccord rapide 1/2 tube 14 mm	15,09	0,12	266
70505	Siphon de sol 100x100 vertical	41,79	0,45	268
70506	Siphon de sol 120x120 vertical	92,32	0,59	268
70507	Siphon de sol 120x120 horizontal	126,49	0,9	268
70508	Siphon pour lavabo, blanc	8,40	0,11	62, 268
70525	Robinet machine à laver	5,20	0,15	268
70526	Rob m.a.l. applique monobloc	17,34	0,22	268
70527	Rob m.a.l. double equerre	24,04	0,41	268
70528	Rob m.a.l. auto-perforant	13,10	0,26	268
70529	Flexibles alimentation m.a.l.	7,74	0,28	268
70531	Robinet poste d'eau à manette	29,08	0,23	264
70576	Maestro-ressort inox 40 spires	113,61	1	325
70577	Manette de douchette Maestro	9,23	0,08	324
70580	Levier pour mitigeur Maestro	39,98	0,22	324
70582	Bec télescopique	75,06	0,31	324
70583	Bec déverseur 250 mm	85,00	0,27	324
70584	Bec girafe pour réf 70562	96,16	0,49	324
70587	Cartouche mitigeur Maestro	58,33	0,09	325
70590	Tête céramique 1/4 tour 1/2	22,21	0,09	325
70591	Tête à clapet din 3/4	25,88	0,14	325
70600	Système anti-rotation	24,85	0,16	262
70603	Flexible F 1/2 lg = 800 mm	33,25	0,29	266
70604	Flexible F1/2'-lg = 1000 mm	40,72	0,32	266
70630	Distributeur savon mural 0,95 l	173,95	0,89	196
70632	Distributeur savon mural inox brossé	65,23	0,87	196
70633	Distributeur savon plage	88,27	0,47	195
70637	S-DRY sèche-mains mural finition blanc	216,16	7	194
70650	Mélangeur 60mm, clapet	62,29	0,81	262
70651	Mélangeur 70mm, clapet	62,29	0,82	262
70652	Mélangeur 80mm, clapet	62,67	0,83	262
70653	Mélangeur douche 100mm, clapet	63,24	0,9	262
70654	Mélangeur douche 110mm, clapet	63,24	0,93	262
70655	Mélangeur douche 120mm, clapet	65,82	0,94	262
70657	Mélangeur douche f120mm, céramique	99,82	0,89	262
70660	Mélangeur 80 mm, céramique	88,82	0,81	262
70663	Mélangeur douche 120 mm, céramique	91,42	0,89	262

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
70664	Pied mélangeur mural 38 mm	15,12	0,07	262
70665	Pied mélangeur mural 48 mm	18,16	0,08	262
70669	Mélangeur bain douche 90mm, clapet	121,69	1,31	262
70671	Mélangeur bain douche 110mm, clapet	121,87	1,33	262
70673	Mélangeur bain douche 60mm, céramique	147,12	1,26	262
70674	Mélangeur bain douche 70mm, céramique	147,12	1,2	262
70675	Mélangeur bain douche 80mm, céramique	147,43	1,25	262
70676	Mélangeur bain douche 90mm, céramique	147,96	1,26	262
70678	Mélangeur bain douche 110mm, céramique	148,29	1,25	262
70679	Mélangeur bain douche 120mm, céramique	150,02	1,32	262
70680	Mélangeur bain douche f120mm, clapet	134,64	1,32	262
70681	Mélangeur bain douche f120mm, céramique	158,41	1,26	262
70682	Bec bain douche/support/inv	62,97	0,52	262
70683	Support de douchette bec bain/douche	11,66	0,05	262, 265
70684	Mélangeur 60 mm, clapet	79,21	0,93	263
70685	Mélangeur 70 mm, clapet	79,21	0,94	263
70686	Mélangeur 80 mm, clapet	79,63	0,93	263
70687	Mélangeur 90 mm, clapet	80,08	0,99	263
70688	Mélangeur 100 mm, clapet	80,08	0,98	263
70689	Mélangeur 110 mm, clapet	80,22	1	263
70692	Mélangeur 70 mm, céramique	105,49	0,92	263
70693	Mélangeur 80 mm, céramique	105,87	0,93	263
70694	Mélangeur 90 mm, céramique	106,27	0,99	263
70695	Mélangeur 100 mm, céramique	106,27	0,98	263
70697	Mélangeur 120 mm, céramique	108,33	0,98	263
70699	Mélangeur f 120 mm, céramique	116,78	1	263
70704	Robinet mural évier clapet, bec 150 mm	53,24	0,49	264
70705	Robinet mural évier céramique bec 150 mm	66,40	0,48	264
70706	Robinet mural évier clapet, bec 200 mm	54,80	0,5	264
70707	Robinet mural évier céramique bec 200 mm	67,94	0,49	264
70750	Mit bain/douche-entraxe 60/80	171,59	1,22	265
70751	Mit bain/douche-entrax 100/120	171,59	1,33	265
70752	Mit douch/evier-entraxe 60/80	121,71	0,82	265
70753	Mit douch/evier-entrax 100/120	121,71	0,99	265
70754	Cartouche céramique mitigeur 70752 70753	43,82	0,08	265
70756	Cartouche céramique mitigeur 70750 70751	43,85	0,08	265, 283
70757	Inverseur mitigeur 70750 70751	15,80	0,08	265
70760	Robinet sur plage simple G1/2", clapet	55,29	0,47	264
70761	Robinet sur plage pilier G1/2", clapet	70,43	0,6	264

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
70762	Robinet sur plage pilier G1/2" céramique	83,56	0,6	264
70763	Mélangeur lavabo 2 trous bec 160mm	146,00	1,4	263
70764	Mélangeur lavabo 2 trous bec 200mm	163,99	1,5	263
70765	Mélangeur lavabo 2 trous bec 200mm	256,17	0	263
70766	Mélangeur lavabo monotrou, clapet	134,90	0	263
70767	Mélangeur lavabo monotrou, céramique	106,32	1,3	263
70800	Mitigeur monocommande monotrou	280,69	2,31	241
70802	Mélangeur sur plage monotrou	269,00	2,7	240
70804	Mélangeur mural - bec dessus	274,85	2,34	240
70806	Mélangeur mural - bec dessous	251,45	2,64	240
70808	Mélangeur 2 trous bec dessus	292,38	2,69	240
70810	Colonne - mitigeur douchette	619,86	4,98	237
70812	Colonne - mélangeur douchette	514,60	5,46	235
70814	Mélangeur 2 trous douchette	502,91	5,52	238
70816	Mélangeur 2 trous douchette	555,54	5,84	236
70818	Colonne mitigeur douchette bec	754,36	6,36	237
70820	Colonne mélangeur douch. et bec	637,40	6,84	235
70822	Colonne mitigeur douchette bec	777,74	6,3	237
70824	Colonne mélangeur douch. et bec	660,79	6,78	235
70826	Colonne mélangeur mural long	619,86	6,84	238
70828	Colonne mélangeur sur plage	672,50	7,16	236
70830	PRESTO CHEF Mini colonne mélangeur plage	584,78	4,68	234
70831	Mini Colonne mitigeur plage	590,34	4,68	234
70832	Mitigeur sur plage Spécial Bar	280,69	2,22	241
70834	Mitigeur commande au coude	280,69	2,34	241
70836	Réhausse Presto Chef	91,88	1,4	240, 241
70838	Douchette Presto Chef	98,79	0,5	239, 326
70840	Mélangeur mural - bec dessus	263,15	2,34	240
70842	Mélangeur mural - bec dessous	239,75	2,64	240
75863	Kit de douche jetable anneau jaune (x25)	188,15	6,5	110
75864	Kit de douche jetable anneau bleu (x25)	188,15	6,5	110
75865	Kit de douche jetable anneau vert (x25)	188,15	6,5	110
75866	Kit de douche jetable anneau rouge (x25)	188,15	6,5	110
84006	Mitigeur Prestotherm 55l	556,36	1,75	130
84007	Mitigeur Prestotherm 84L	823,31	2,9	130
84008	Mitigeur Prestotherm 134L	1226,82	3,8	130
84009	Mitigeur Prestotherm 188l	1530,49	4,3	130
84022	Mitigeur centralisé PRESTOTHERM 840	1571,49	5,48	131
84023	Mitigeur centralisé PRESTOTHERM 850	2953,03	12,45	131
84513	Capuchon Prestotherm 55l	56,23	0,09	322
84514	Capuchon Prestotherm	67,71	0,11	322

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
84515	Cartouche Prestotherm 55l	274,31	0,41	322
84516	Cartouche Prestotherm 84L	434,99	0,95	322
84517	Kit entretien Prestotherm 134L 188l	364,76	0,23	322
84518	Joints pour Prestotherm 280l	68,31	0,1	322
84519	Cartouche Prestotherm 280l	332,82	0,4	322
84520	Kit de joints pour Prestotherm 450L	68,31	0,1	322
84521	Cartouche Prestotherm 450l	677,16	0,6	322
85671	Combiné de sécurité	1674,90	21,2	247
85753	Douche sécurité plafond 1/2 tete	620,34	2,2	248
85754	Douche sécurité murale 1/2 1 tete	620,34	2,9	248
85755	Douche sécurité tuyauterie 1/2 1 tete	620,34	3,35	248
85761	Lave-yeux plaque murale, 2 jet	744,40	2,99	248
85763	Lave-yeux manette murale, 2 jets	310,17	1,17	249
85765	Lave-yeux plaque murale, 2 jets	1054,57	4,63	249
85767	Lave-yeux douchette murale 1 jet	434,23	0,84	249
85768	Lave-yeux douchette sur table 1 jet	372,20	1,03	249
85949	Détecteur de présence	115,54	0,15	123
85990	Robinet d'arrêt G1/2" avec purgeur	21,56	0,41	129
85991	Robinet d'arrêt G3/4" avec purgeur	20,52	0,38	130
85992	Robinet d'arrêt G1" avec purgeur	34,19	0,53	130
85993	Robinet d'arrêt avec purge G1 1/4	56,16	0,81	130, 177
86202	Lave-yeux douchette murale 2 jets	496,26	0,9	249
86203	Douche sécurité tuyauterie apparente	682,37	4,2	248
86626	Vanne 3 voies 12V AC	301,88	2,1	123
88700	Plp touch- legio-inox-al haut	1304,83	10,67	118
88702	Plp touch legio-inox-al ar	1304,83	10,55	118
88704	Boitier de commande à clé PLP	1000,00	7,35	119
88800	Prestotem 2 P50 mth	723,33	10,95	92
88802	Prestotem 2 P50 mth douchette	782,53	11,28	92
88804	Prestotem 2 P50 mth anti-légio	815,41	11	120
88806	Prestotem 2 P50 mth inverseur	806,32	11,72	92
88808	Prestotem 2 Alpa	627,37	10,5	93
88810	Prestotem 2 Alpa douchette	686,90	10,92	93
88812	Prestotem 2 Alpa S	697,04	10,48	93
88814	Prestotem 2 Alpa S douchette	756,22	10,8	93
88816	Prestotem 2 Monocommande	657,58	10,08	96
88818	Prestotem 2 Monocommande douchette	716,77	10,38	96
88820	Prestotem 2 P50	591,82	9,6	92
88822	Prestotem 2 P50 douchette	651,02	10,1	92
88824	Prestotem 2 P50 anti-légio	683,90	10,15	120
88832	Prestotem 2 Touch	678,23	9,28	91
88834	Prestotem 2 Touch douchette	738,39	9,78	91
88842	Prestotem 2 Touch mth inverseur	875,55	11,2	91
88850	Prestotem 2 Touch mth PLP	1300,85	11,47	118
88852	Prestotem 2 Touch mth PLP douchette	1362,81	12,5	118
88856	Prestotem 2 Mastermix mth douchette	903,90	11,66	94
88858	Prestotem 2 Touch Mastermix	999,13	10,9	91
88860	Prestotem 2 Touch Mastermix douchette	1057,89	11,58	91
88866	Prestotem 2 Mastermix mth inverseur	1092,24	12,6	94
88868	Prestotem 2 Touch mth	793,40	10,56	91
88870	Prestotem 2 Touch mth douchette	854,42	10,93	91
88880	Prestotem 2 sensor simple pile	684,98	9,42	88
88882	Prestotem 2 sensor simple secteur	684,98	11,12	88
88884	Prestotem 2 sensor mth pile	801,29	10,32	88
88886	Prestotem 2 sensor mth secteur	801,29	10,94	88
88888	Prestotem 2 Mastermix mth douchette fixe	881,05	11,6	94
90000	Presse-étoupes Eclair/ Eyrem (x20)	23,37	0,03	316
90001	Joints bouchon Presto Eclair (x20)	12,15	0,01	310, 316
90003	Pistons Eclair (ancien modèle) (x5)	64,05	0,23	316
90004	Pistons chasse Presto 1000 (x5)	64,21	0,09	317
90005	Pistons chasse Presto Eyrem (x5)	97,26	0,27	316
90007	Joints bouchon chasse P1000 (x20)	11,90	0,01	317
90008	Joints couvercles chasse Eyrem (x20)	16,61	0,02	316
90009	Sachet piston pour Eclair H	15,14	0,05	310, 316
90010	Joints américains Ø28 pour P1000 (x10)	9,20	0,02	317
90012	Joints américains d.32 Eyrem (x10)	9,20	0,03	316
90013	Cale d'angle pour robinet d'urinoir	37,12	0,12	145, 156, 312
90014	Bouchons protection Eclair (x20)	12,15	0,06	316
90015	Amorceur/ clapet chasse P1000	34,08	0,15	317
90019	Ressorts manette Presto Eyrem (x5)	4,37	0,01	316
90020	Pistons Eclair (nouveau modèle) (x5)	82,05	0,24	316
90021	Disque pour Eclair dv	33,37	0,24	310, 316
90022	Poussoirs manette Eyrem (x2)	6,97	0,03	316
90023	Porte manette Presto Eyrem	8,97	0,05	316
90024	Manette chasse Presto Eyrem	11,86	0,05	316
90034	Vis inviolables P1000E/7000 (x13)	36,70	0,1	307, 317
90043	Equerre de fixation	22,52	0,13	179
90044	Face avant pour P1000 encastré	88,85	0,3	179, 317
90046	Piston Alpa après 02/2005	112,59	0,13	299, 302, 308

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90048	Pistons P3500 10-20s après 02/2005 (x5)	112,59	0,13	288
90049	Raccord rapide douch	58,62	0,18	98
90052	Cellule SO'O pile	88,76	0	294
90053	Cellule SO'O secteur	88,76	0	294
90054	Cartouche DL 400 e touch	22,45	0,06	303
90055	Plastron bouton dl400 etouch	140,59	0,25	303
90056	Electrovanne DL 400 e touch	93,35	0,1	303
90059	Bouton chasse P1000XL TC	101,85	0,23	317, 318, 319
90060	Aérateurs M24x1 3l/min (x5)	23,64	0,07	53, 287, 288, 291
90061	Support pour douchette	14,54	0,1	301, 305
90062	Pédale Presto 520	35,83	0,35	289
90067	bague de fermeture	5,81	0,02	303
90068	Cartouche thermostatique	308,23	0,44	297, 311
90069	Kit manette thermostatique	57,33	0,05	297, 311
90070	Kit 2 clapets anti retour	93,19	0,12	297, 311
90071	Telecommande	177,41	0,11	294, 297, 311
90072	Pistons Alpa S (x5)	43,01	0,15	299, 308
90077	tubes PA (noir neutre) (x2)	21,83	0,05	317, 318, 319
90079	Façade P1000 XL A DVA	114,68	0	169, 171, 317
90080	Façade P1000XL E DVA	129,02	1,26	169, 171, 317
90081	Amorceur securité P1000 XL DVA	28,68	0	317
90083	Mit monocommande et manette	157,67	0,25	301
90084	Robinet d'arrêt droit G1/2" DL 400	43,87	0,13	303, 314, 315
90085	de 5 futs pour 4000s	23,26	0,14	287
90086	Corps DL 400 SE	21,83	0,06	303
90087	Mélangeur et axe VOLTA, SO'O	21,04	0,06	291, 294
90088	Support tube Prestotem	14,05	0,12	301, 302
90090	Face Alpa encastré	81,71	0,9	308
90091	Face intermédiaire alpa encastré	63,08	0,25	308, 309
90092	Boîtier pour Alpa encastré	172,02	0,95	308
90096	Robinet d'arrêt droit MF G 3/8"	9,65	0,1	46, 49, 51, 55, 62
90099	Clapets anti-retour Ø15mm (x5)	5,88	0,01	308, 327
90104	Piston p50 -p50b	66,75	0,18	306
90108	Pistons pour urinoir P60/ P60b (x5)	66,75	0,18	312
90109	Joints toriques bouchon P50-60 (x20)	9,95	0,01	298, 301, 306, 312
90110	Joint torique contre-piece P50-P60 (x20)	6,84	0,01	298, 301, 306, 312
90115	Bouchon p50b sans douille	25,29	0,07	306, 312
90116	Bouchon P50 monte	25,29	0,1	306, 312
90117	Bouchon p50b avec douille	25,29	0,37	306, 312
90119	colonne s4 (bouton)	81,03	0,18	310
90124	Vis écrou grille pour tête 29301 (x5)	22,49	0,09	110, 310
90125	Vis écrou pour grille DL 30-40 (x5)	22,49	0,09	110

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90129	Tête colonne S4	116,59	0,28	278, 310
90135	Joints ALPA, P3500	5,09	0,004	288, 299, 302, 308
90137	Clé Alpa panneau	19,06	0,09	308
90138	Rosace sans joint p50 b	25,38	0,12	306
90139	vis embase pour colonne s4	7,24	0,03	310
90141	Régulateurs 8l/min dl-p50 (x5)	49,40	0,02	306, 314
90145	Régulateur de débit 6l/min DL 400 S (x5)	23,02	0,02	98, 302, 304, 313
90146	Régulateurs de débit 10l/min MR05 (x5)	19,58	0,02	98, 302, 304, 305
90148	vis de grille dl30-40	23,05	0,07	310
90164	Grille de douche DL 30-40 (x5)	8,28	0,02	310
90165	Rosace p50 seule	11,75	0,03	306, 310
90173	Rosace pomme douche fixe	20,40	0,12	310
90178	Régulateurs 8l/min douche (x5)	18,43	0,02	98, 302, 304
90181	Cartouche complète DL 300/400	16,40	0,06	303, 304
90182	Amorceur applique DL 300/400	28,12	0,06	304
90183	Amorceur encastré DL 300/400	28,12	0,06	304, 305
90184	Grille memb.regul.dl300/400s	18,16	0,02	304
90185	grille/membrane dl300/400	6,75	0,01	298, 301, 303, 304, 305
90186	Joints toriques DL 300/400 (x10)	7,36	0,01	304, 327
90187	tube rilsan dl300/400	9,95	0,03	298, 301, 303, 304, 305
90188	Plastron bouton DL 300/400	28,12	0,14	304
90190	Limiteurs de débit 10l/min (x5)	23,02	0,04	301, 307
90191	Grille pomme de douche (x5)	19,48	0,08	307, 310
90192	Régulateurs 8l/min (x5)	23,79	0,04	301, 307
90193	Rosace rattrapage p50 b	49,63	0,47	306
90197	Poignée et Câble DL 350 S	36,17	0,08	304
90198	Pistons pour P500S	24,37	0,01	304, 307
90200	Joint bouchon (x20)	7,24	0,01	280, 281, 282, 285, 289, 312
90202	Kit maintenance tête 15sec bleu (x5)	34,68	0,08	280, 282, 285
90203	Kit maintenance tête 15sec rouge (x5)	34,68	0,08	280, 282
90206	Kit maintenance tête 6sec vert (x5)	34,68	0,08	280, 289, 312
90207	Fils frein (x20)	14,10	0,003	280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 298, 299, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 316, 317
90208	Brise-jet (x20)	6,84	0,01	280, 281, 282
90209	Kit maintenance tête S 15sec (x5)	45,83	0,07	281, 285
90212	Kit maintenance tête 7sec bleu (x5)	34,68	0,08	280, 285
90213	Kit maintenance tête 7sec rouge (x5)	34,68	0,08	280, 285
90214	Ecrous G1/2 (x10)	8,58	0,1	49, 51, 52, 55, 56, 280, 307, 314

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90218	ressort tete s	12,45	0,01	282
90225	Axe mitigeur P4000s (x5)	201,37	0,45	287
90226	moyeu joints mitig. 4000s	26,64	0,08	287
90227	Rotule de mitigeur P3500	46,67	0,1	288
90232	Pistons bleu (x5)	35,21	0,08	289
90233	Pistons rouge (x5)	35,21	0,08	289
90234	Bouchons protection hivernale (x20)	6,33	0,03	55, 56, 280, 281, 282
90236	Rallonge pour P2000 mural 30 mm	42,85	0,33	52
90237	Bague de réglage P50 et P50 B	6,33	0,02	298, 301, 306, 312
90240	Régulateurs 6l/min P520/ p530 (x5)	30,50	0,01	302, 307
90241	Régulateurs 10l/min P520/ p530 (x5)	30,50	0,01	301
90242	Régulateurs 4L/min (x5)	26,94	0,01	286
90243	Régulateurs 5l/min (x5)	26,10	0,01	286, 300
90245	Bouton pour 4000S chromé	64,29	0,3	287
90259	Douille racc. anti-retour	16,91	0,08	325
90271	Pile lithium 9v	36,77	0,04	294, 296, 297, 311
90288	Circuit elec p6400t	262,91	0,2	297, 311
90292	Manette commande fémorale P712 - 265mm	32,92	0,13	282
90293	Manette commande fémorale P712 - 365mm	39,22	0,15	282
90294	Manette commande fémorale P712 - 440mm	42,60	0,16	282
90299	Vérins de commande TC (x5)	24,63	0,09	312, 316
90310	piston 4000s	54,37	0,14	287
90311	Bouton pour 4000S noir	13,34	0,06	287
90312	Frotteur m.4000s	11,94	0,01	287
90313	Joints toriques m4000S (x10)	6,51	0,01	287, 317
90314	Joints toriques 4000S (x10)	6,51	0,004	287
90315	Sigles insert m4000s (x10)	12,91	0,05	287
90316	Brise-jet M24x1 (x8)	22,71	0,12	255, 287
90317	Ecrous m4000s (x2)	29,46	0,16	287
90319	Joints-filtre G1/2" (x20)	16,18	0,07	280, 283, 284, 286, 287, 289, 290, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 305, 307, 326
90320	Limiteur température mitigeur 4000s	16,32	0,08	287
90321	ev d13 37l/mn 12volt	184,33	0,21	311, 315
90322	ev d17 70l/mn 12volt	278,02	0,26	311, 315
90324	Electrovanne dn13 P8000-P8100	131,65	0,19	310, 315
90326	Aérateurs P4000S (x10)	42,21	0,1	287
90328	reflecteur pour 52915-52916...	28,82	0,03	311, 315
90333	Pistons P2000 10-20s (x2)	32,34	0,03	286
90343	Cellule (52900) 12v	589,30	0,36	315
90344	Cellule (52902) 12v	589,30	0,36	311
90366	racc. a/r 4L/mn Presto 2000	19,24	0,09	286

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90370	Pistons P2000 S 10-20s (x5)	46,26	0,02	286
90375	Jupe grise P2000	16,44	0,03	286
90376	Brise-jet 3,8l P2000 (x2)	18,84	0,004	286
90377	Jupe bleue P2000	16,44	0,03	286
90378	Jupe rouge P2000	16,44	0,03	286
90380	Bouton P2000	51,26	0,15	286
90381	Bouton P2000s	51,26	0,15	286
90382	Joints toriques P2000	3,42	0,01	286
90383	Joints toriques P2000s	6,10	0,01	286, 304, 307
90389	Clé de service P2000	8,00	0,05	286
90398	Bouchon et joint NM	16,53	0,09	281, 285
90400	membrane Presto sol 509	24,88	0,13	289
90404	piston Presto sol 509	40,46	0,05	289
90405	Ecrou G1/2"	2,13	0,05	280, 281, 282, 284, 285, 286, 296
90414	Limiteurs 10l/min p500 s (x5)	15,14	0,06	307
90416	Clips bouton mitigeur (x10)	9,26	0,2	287, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 305
90425	Rallonge pour P500 S et P120	116,69	0,1	84, 155
90426	Aérateurs P4000S 6l/min + clé (x2)	44,48	0,04	53, 255, 287
90434	Patte d'accrochage	4,64	0,04	122, 304
90437	bouton	18,12	0,05	287
90439	ecrou clapet a/r	34,76	0,1	287
90441	Amorceur DL 400 encastré ou TC gris	59,05	0,35	304
90442	Tête de douche DL 400 encastrée ou TC	135,44	1	304
90443	Pomme dl400 enc/tc bl	135,44	1	304
90444	Tête de douche DL 400 applique	131,93	1	304
90445	Pomme dl400 applique epoxy	131,93	1	304
90448	Patte dl300/400 s	18,47	0,07	304
90455	ev dn10 p8000-p8100	31,11	0,11	297, 311, 315
90460	Profile alu chr pour dl 400	28,72	0,56	304
90461	Profile alu bl pour dl 400	28,72	0,54	304
90464	Transformateur 230V /12V rail DIN 18 VA	66,80	0,49	28, 39, 82, 137, 155, 162, 163, 310, 318
90465	Rallonge pour P2000 mural 90 mm	96,62	1	52
90466	Manette pour Prestomix 2020	37,95	0,1	286
90470	Rosace P500S inox	36,41	0,26	307
90471	Tubes de purge P500 S (x2)	14,56	0,05	307
90472	Rondelles temporisation P500S (x3)	3,66	0,002	307
90473	Bouton et douille P500 sb	36,41	0,21	307
90478	Grille de douche 6l/min	18,44	0,02	298, 301, 303, 305
90479	Clapets anti-retour D20 (x2)	18,77	0,02	298, 299, 301
90480	Rallonge connectique 1 m	35,35	0	303
90494	Joints de bouchon (x20)	11,62	0,01	284

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90496	Pistons N Neo duo (x5)	36,68	0,08	284
90497	Pistons S Neo duo (x5)	50,37	0,07	284
90498	Aérateurs 1,9l/min (x5)	34,46	0,01	49, 284, 285, 292, 293
90499	Aérateurs non régulés (x5)	20,02	0,01	284, 285, 292, 293
90501	Joints filtre G3/4" (x20)	32,73	0,01	288, 303, 306, 308, 309, 314, 315
90504	Clapets anti-retour Alpa N et 3500 (x10)	114,86	0,15	288, 299, 308
90505	Piston alpa	112,59	0,13	308
90509	Clapets anti-retour et régulateurs	150,80	0,15	288, 308
90524	Butée de sol longue murale P520/530	2,78	0,03	57, 245
90529	Joints écrou corps alpa (x20)	7,96	0,01	299, 302
90530	Régulateurs pour Alpa 6l/min V3 (x5)	49,40	0,02	308
90531	Régulateurs pour Alpa 8l/min V3 (x5)	49,40	0,02	308
90532	Régulateurs pour Alpa 10/min V3 (x5)	49,40	0,02	308
90533	Régulateurs pour Alpa 12/min V3 (x5)	49,40	0,02	308
90538	Pistons P3500 10-20s (x5)	91,05	0,13	288
90539	Plaques signalisatio pour Alpa (x10)	12,91	0,03	288, 308
90540	Volant alpa bouton noir pastille	13,89	0,06	288, 308
90545	Volant alpa allongé bouton chromé	25,41	0,29	308
90547	Joints-filtres G3/8" (x20)	8,67	0,07	280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 296
90549	Vis torx inviolables Ø 4,8 x 38 mm (x4)	8,50	0,05	308
90550	Amorceur DL400 SE	16,33	0,02	303
90551	Plastron bascule DL 400 SE	34,27	0,25	303
90552	Capot haut DL 400 SE vis	10,64	0,07	301, 303
90554	Clapets anti-retour Alpa S (x10)	114,86	0,15	299, 308
90557	Cellule Prestorizon 52039/40	266,10	0	294
90558	Cellule Prestorizon 52037/38	266,10	0	294
90559	Cellule Prestorizon 52041	266,02	0,04	294
90560	Elctrovanne Prestorizon	216,33	0,09	294
90561	Electrovanne Prestorizon 52041	119,48	0,05	294
90562	Boitier pil Prestorizon	154,65	0	294
90563	Alim sect 52037/52039	98,40	0	294
90564	Manette Prestorizon	81,90	0	294
90590	Aérateurs New Touch (x5)	37,82	0,04	291
90591	Bouton tactile Touch pour lavabo	153,38	0	291
90592	filtres à panier g1/2 (x2)	9,28	0,01	294
90593	Clé aérateur NEO, NEO DUO, LINEA	6,88	0,01	49, 51, 284, 285, 292, 293, 296
90594	Manette mitigeage	42,52	0,06	284, 285, 296
90596	Joints pour manette mitigeur (x5)	5,00	0,01	284, 285, 296
90597	Manette Neo Duo grise	15,71	0,05	284

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90598	Butées de tempo neo duo (x2)	20,22	0,01	284
90609	Robinet d'arrêt pour chasse	36,98	0,3	315, 317
90610	Transformateur 230V /12V rail DIN 75 VA	165,00	1,05	28, 39, 137, 155, 162, 163, 318
90613	Presto 12A avec disconnecteur	117,78	0,55	182, 227, 320
90614	Robinet clapet + disconnecteur	98,19	0,45	320
90615	Amorceur dl 800 s - 50/90 sec.	25,85	0,06	305
90616	Vis capot dl (x20)	3,26	0,03	304
90617	Rosace P500S sb après 07/2005	34,84	0,25	307
90618	Ecrous et joints plats G1/2" (x2)	7,61	0,05	280, 282, 285, 286, 289
90630	Volant alpa allongé bouton noir	19,23	0,3	308
90632	Nourrice 9 points	80,88	0,7	123
90633	Capillaire rilsan 25 m	40,07	1	123
90634	Electrovanne pour nourrice	33,39	0,2	123
90635	Boitier de commande à clé	842,89	2	123
90636	Crochet support lave-bassin	9,85	0,12	182, 227, 320
90637	Brise jet lave bassin 45°/120°	24,16	0,03	320
90638	Flexible pour lave-bassin	35,34	0,34	320
90639	Support douchette manette 45°/120°	8,94	0,05	182, 227, 320
90640	Douchette lave-bassin 45°	83,88	0,38	182, 227, 320
90641	Douchette lave-bassin 120°	83,88	0,42	182, 227, 320
90642	Douchette poussoir lave-bassin	44,62	0,29	182, 227, 320
90646	Manette 3000 à partir de 01/04	33,58	0,1	280, 281, 282, 283
90647	Brise-jet P605 à partir de 01/05	3,58	0,01	280, 281, 282
90648	Joints toriques pour manette 3000 (x5)	3,58	0,003	280, 281, 282, 283, 287
90650	pile lithium 2cr5	44,62	0,07	313, 318, 321
90651	électrov. pile squale/sensao	135,63	0,06	305, 313, 314, 321
90654	Réflecteurs (x2)	10,71	0,01	290, 313
90659	Clapets anti-retour 3/8" (x2)	7,14	0,01	280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 303, 326, 327
90668	Circuit secteur urinoir Sensao	214,18	0,11	313
90669	Circuit pile urinoir Sensao	214,18	0,1	313
90670	Limiteur débit 10l/min urinoirs Sensao	7,14	0,01	136, 313
90671	Circuit électronique Sensao 8400	214,18	0,09	313
90677	Robinet d'arrêt g 3/8 - g1/2	56,49	0,45	297
90685	Transformateur 230V /12V IP65 18 VA	161,87	0,8	28, 39, 82, 137, 155, 162, 163, 318
90686	Transformateur 230V /12V IP65 75 VA	401,00	1,5	28, 39, 137, 155, 162, 163, 318
90699	T pour capillaire	16,90	0,02	303, 304, 305
90701	Joints toriques effets eau (x10)	4,04	0,04	312

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90704	Transformateur 230V /12V IP65 35 VA	317,68	1,2	28, 39, 137, 155, 162, 163, 318
90711	Transformateur 230V /12V rail DIN 35 VA	96,90	0,85	28, 39, 137, 155, 162, 163, 318
90718	Tête P600 S 7sec (x5)	42,94	0,08	281
90719	amorceur pour dl 800	31,68	0,06	305
90722	Boutons p500 sb	19,74	0,15	307
90725	Pomme douche e vis	55,72	0,5	301
90727	Plastron p50 vis	8,00	0,1	301
90728	Plastron alpa vis	9,15	0,1	302
90730	Plastron cellule elec. vis	9,15	0,1	301
90731	Macaron vis	8,43	0,1	301
90733	Capot ouvert avec ouvertue	25,30	0,25	301
90734	Capot Prestotem pour douch	25,30	0,25	301
90735	Joints toriques Eclair am (x25)	12,19	0,01	316
90737	Axe/distributeur pour Alpa	42,21	0,12	299, 302
90738	Axe de mitigeage pour Alpa encastré	47,82	0,15	308
90739	Bouton chromé thermostatique	28,84	0,2	298, 299, 300, 301, 305
90741	Kit pour cloison 56 à 145 mm	48,52	0,99	165, 169
90743	Douchette 1 jet MG1/2" Ø100	24,03	0,2	98, 110, 298, 301, 305
90744	Flexible gris 1750 mm	33,23	0,4	98, 298, 301, 305
90749	Joints et rondelles P1000 (x25)	17,13	0,01	317
90753	Bec haut pour Presto 5750	128,09	0,67	297
90754	Bec bas pour Presto 5750	120,52	0,67	297
90760	Electrovanne d6577	30,58	0	315
90763	Flexible 1000 mm lave bassin	40,54	0,34	320
90770	Bouton chromé Alpa / 3500	16,33	0,14	288, 299, 302, 308
90774	Capot supérieur pour volta	44,41	0,3	291
90775	Aérateurs SO'O avant Juin 2016 (x5)	25,80	0,04	294
90780	Raccord rapide j guest (x20)	61,39	0,1	304, 305, 318
90781	Boîtier et Pile CRP2 déportée	47,77	0	290, 291, 294, 295, 297, 309, 314, 319
90782	Bagues porte-manette 700 (x10)	5,87	0,01	282
90783	Bagues antidemontage 700 (x10)	5,87	0,01	282
90784	Mécanisme vidage bâti réserv.	100,41	0,3	321, 322
90785	Câble de commande bâti réservoir	25,96	0,01	321, 322
90786	Joint de vidage pour réservoir	69,69	0,09	321, 322
90787	Robinet flotteur pr réservoir	53,17	0,3	321, 322
90788	5 membranes flotteur réservoir	34,27	0,05	321, 322
90789	Mécanisme vidage 1 et 2 vol.	57,89	0,35	322
90790	Mécanisme vidage pour bâti pneumatique	76,78	0,7	322
90791	Tuyaux liaison cde pneumatique	41,37	0,25	322
90792	Radar pour détection plafond 1 urinoir	349,20	0,27	315
90793	Radar champ large	349,20	0,2	315
90794	Boitier d'alimentation 220 V / 12V 12W	115,80	0	315
90796	Clapets a/r Prestotherm 55l (x2)	11,45	0,01	322
90798	Clapets a/r Prestotherm 134&450 (x2)	21,50	0,02	322
90799	Clapets a/r Prestotherm 188l (x2)	28,68	0,03	322
90801	Clé pour P1000XL applique	9,04	0,3	317
90804	Brise-jet étoile F22	6,45	0,04	255, 327
90805	Brise-jet étoile (x5)	10,23	0,02	255
90808	Brise-jet étoile M24	6,45	0,04	255
90825	Décharge pour P1000 XL 6l/ min	19,59	0,12	317
90826	Sachet 5 pistons P1000 XL	26,20	0,6	317
90827	Capot de cde Presto 1000 XL	36,94	0,24	317
90829	Amorceur pour chasse P7000 XL	31,68	0,05	317, 318, 319
90830	Flexible PEX 350mm G3/8" (x2)	15,93	0,19	280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296
90834	Ressorts et rondelles	7,41	0,06	288, 299, 302, 308
90835	Ressorts pour têtes (x10)	4,78	0,05	280, 281, 282, 284, 285, 289, 312
90836	Outil pour colonne s4	48,91	0,35	310
90837	Kits de fixation pour 4000S (x2)	15,85	0,09	287, 291, 294, 295
90841	Joints à lèvres (x10)	7,37	0,004	280, 281, 282, 284, 285, 287, 289, 299, 304, 307, 312
90842	Ressorts et rondelles P1000 M	6,44	0,03	317
90843	Joints à lèvres (x10)	7,37	0,01	288, 298, 299, 301, 306, 308, 312, 316
90844	douilles action siphonique (x10)	9,75	0,04	316
90845	Crépines robinetteries chasse (x5)	9,38	0,04	316
90846	Ressorts pour p712 (x5)	12,57	0,05	282
90847	Ressorts manette P700 (x5)	12,61	0,5	281, 282
90848	Joints ressorts	8,26	0,06	298, 301, 306, 312, 316
90850	Fermetures et vis pour dl 400s	4,78	0,02	304
90853	Bouton Presto 50B/ Presto 60B	15,43	0,17	306, 312
90856	Bague DL 400 S finition époxy	15,26	0,1	304
90857	Bague DL 400 S finition chromée	15,26	0,1	304
90859	Clapets savon (x5)	23,83	0,05	277, 283
90871	Face avant seule Presto 120B	116,79	0,7	312
90872	Manette e	32,92	0,19	282
90875	Joints plats G1/2" (x25)	7,22	0,02	282, 289, 326, 327
90879	Clé de démontage pour P4000S	42,62	0,12	53, 287
90880	Bouton pour 4000S noir	24,37	0,11	287
90881	Cylindre pour 4000 s	16,57	0,07	287

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90887	Cartouche thermostatique	72,45	0,07	298, 299, 300, 301, 305
90888	Cellule électronique pile DL 800S	211,01	0,1	301, 305
90890	Rondelles 44x33 DL 400 S (x50)	13,42	0,02	304
90892	Cylindres et ressorts P2000s (x5)	8,94	0,2	286, 304, 307
90899	Lot de 10 brise-jets M24'	155,79	0,18	297
90901	Ressorts pour P2000 et P500s (x5)	3,92	0,01	286, 304, 307
90902	Cylindre pour alpa	5,45	0,02	288, 299, 302, 308
90903	Membrane amorceur pour DL 400 S	20,29	0,02	304, 305
90904	Garniture pour pomme de douche	6,53	0,09	298, 301, 303, 304, 305
90907	Pistons cylindres Eclair XL (x5)	58,24	0,23	316
90909	Reflecteur douche	8,43	0,1	305
90911	Plaque alpa encastré 180x180	24,59	0,34	308
90916	Câble cde pour face antivandal	16,19	0,06	322
90917	Cellule pile pour P7200 XL	218,06	0,11	318
90918	Cellule secteur P7100XL/7300XL	190,10	0,11	318
90919	Face avant design WC	92,71	0,75	317, 318
90920	Face avant inox pour P1000 XL	93,53	0,47	317, 318
90921	Face avant inox P7100XL/7200XL	134,44	0,52	318
90922	Face avant inox Presto 7300XL	104,20	0	318
90923	Pistons P7100/7200/7300 XL (x5)	29,98	0,05	318
90929	Câble 120cm pour ref.18577	22,49	0,08	322
90930	Décharge Presto 1000XL TC	32,34	0,17	317, 318
90931	Décharge pour Presto 7000XL	97,74	0,19	318, 319
90935	Circuit pile pour ref.18578	274,32	0,11	321, 322
90941	Pile lithium CRP2 6V	21,33	0,06	290, 291, 294, 295, 297, 299, 300, 303, 309, 313, 314, 319
90942	Cellule Volta pile	147,72	0,06	291
90943	Cellule Volta secteur	147,72	0,07	291
90944	Electrovanne	97,06	0,07	291, 294, 295, 297
90945	Cellule Volta pile santé	147,72	0,06	291
90946	Cellule Volta secteur santé	147,72	0,07	291
90956	Transformateur 230V AC / 7V DC	59,79	0,33	290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 303
90957	Joint axe mit P5750 (lot de 5)	4,95	0,03	297
90958	Cellule 5750 / volta pile	147,72	0,06	297
90963	Rotule filtre anti-légionnelle	76,54	0,13	71, 72, 74, 122, 304
90964	Aérateurs 1.7l/min (x5) volta	55,63	0,8	291
90965	Ressorts pour Eclair XL (x5)	8,50	0,227	316
90966	Bouton tête Presto Eclair XL	29,84	0,19	316
90969	Cellule start/stop	147,72	0,06	297
90970	Cellule pile/sect sensao	160,05	0,12	290
90972	Electrovanne sensao 6000/6100	88,52	0,07	290

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
90973	Bec plage sensao 6000/6100	116,40	0,35	290
90976	Joints-filtre panier G3/8" (x10)	32,52	0,1	291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
90978	Membrane et plaque	10,19	0,15	305
90979	Rallonge connectique 3 m	44,44	0,05	291, 300, 303
90980	Manette Volta	28,56	0,08	291
90981	Sachet maintenance P50	124,70	0,65	298
90986	Capot SO'O noir	42,16	0,19	294
90987	Capot SO'O blanc	42,16	0,19	294
90994	Capot SO'O chromé	42,16	0,19	294
90995	Cellule pour Presto 6400te	266,63	0	297
90996	Cellule pour Presto 9400te	266,63	0	311
90999	Manet.cart.thermo 6400/9400	54,57	0	297, 311
91001	Mallette d'outils maintenance PRESTO	110,00	1,06	328
91005	Cellule savon elec 52043	293,29	0,05	323
91006	Cellule savon électro 52042	293,29	0,08	323
91013	Télécommande distributeur savon elec	139,16	0,05	323
91016	Manette Neo Duo framboise	15,71	0,05	284
91017	Manette Neo Duo vert anis	15,71	0,05	284
91022	Ressorts de pistons S (x5)	8,34	0,02	280, 281, 285
91023	Aérateurs cachés (x5) so'o	41,18	0,05	294, 295
91024	Clé de démontage cartouche Neo Duo	26,97	0,13	51, 284
91026	Kit adaptation arr Prestotem2	48,20	0,2	88, 93, 94, 96, 98
91027	Cartouche et corps Alpa Prestotem 2	201,90	1	299
91028	Cartouche et corps Alpa S Prestotem 2	236,54	1,01	299
91029	Mitigeur thermostatique	134,65	0,65	298, 300
91030	Tête de douche Prestotem 2	103,80	0,5	98, 298
91031	Kit capot bas Prestotem 2	59,33	0,19	298
91032	Kit capot haut Prestotem 2	24,27	0,18	298
91033	Joints platine Prestotem 2 (x5)	16,32	0,03	298
91034	Flexibles Prestotem 2	37,07	0,4	298
91035	Robinet d'arrêt Prestotem 2	44,49	0,16	298
91036	Barre de douchette Prestotem 2	54,18	0,61	298
91037	Porte gel douche	54,18	0	93, 94, 96, 98, 197
91038	Platine hivernage Prestotem 2	46,75	0,19	92, 94, 96, 97, 98, 298
91039	Cache tube haut Prestotem 2	171,73	2,91	98
91042	Kit douchette à main	56,83	0,64	93, 94, 96, 98
91044	Robinet d'arrêt équerre DL 400	40,94	0,1	303
91045	Electrovanne	99,85	0,05	296, 299, 300, 313
91048	Joints-filtre d'électrovanne (x5)	11,45	0,01	313
91049	Cales d'angle Prestotem 2 (x2)	140,69	1,4	98
91051	Volant inverseur lisse pour Prestotem 2	81,07	0	92
91053	Platine P50 MT	360,46	3,12	97

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
91055	Cadre Prestotem 2 après 27/10/2023	164,05	2,18	298
91058	Platine P50 MT douchette	389,97	3,12	97
91059	Platine P50 MT légionnelle	431,73	4	97
91060	Platine P50 MT inverseur	439,27	3,98	97
91061	Platine Alpa	312,62	3	97
91062	Platine Alpa douchette	357,17	2,6	97
91063	Platine Alpa S	347,64	2,59	97
91064	Platine Alpa S douchette	376,84	3	97
91065	Platine monocommande	320,86	3	97
91066	Platine monocommande douchette	345,43	2,2	97
91067	Platine P50	283,12	2,15	97
91068	Platine P50 douchette	317,66	3	97
91069	Platine P50 légionnelle	327,15	3	97
91073	Platine Touch	418,84	2,5	97
91074	Platine Touch douchette	442,44	2,5	97
91076	Rotule filtre anti-légionnelle	67,43	0,1	98
91078	Interface alimentation 12V/7V	161,36	0,08	292, 293, 295, 299, 309, 314, 319
91083	Tube douchette pour Prestotem 2	13,26	0,05	98, 300
91087	Stickers d'utilisation Touch (x5)	13,16	0	46, 72, 82
91090	Manette NEW TOUCH, NOVA, SO'O	24,72	0,09	291, 294, 295
91093	Kit pipe d'évacuation NF Me	111,23	2,1	167, 172, 185, 186
91098	Douilles équipées DL 400 SE (x5)	7,80	0,01	303
91099	Butées température (X5)	19,69	0,03	298, 299, 300
91101	Aérateurs 1,9l/min (x5) m18x1	44,92	0,07	295
91102	Sachet tube ø6mm/4 neutre (x5)	12,57	0,05	295
91103	Electrovanne g1/2	115,65	0	295
91107	Face urinoir Sensao 8100/8300N	72,90	0,45	314
91108	Face urinoir Sensao 8500/8600N	82,97	0,41	314
91109	Brise-jets M16,5X1 (x5)	26,60	0,01	44, 49, 284, 285, 292, 293, 296
91111	Platine monocommande santé	335,52	3	97
91112	Platine monocommande santé dou	360,04	3	97
91113	Platine bi-commande mastermix	552,00	3,5	97
91114	Platine Touch mastermix	652,21	3	97
91115	Platine Touch Mastermix douchette	681,03	3	97
91116	Platine bi-commande Mastermix	683,39	4	97
91117	Platine PLP Touch	929,66	3	97
91118	Platine PLP Touch douchette	953,01	3	97
91119	Aérateurs 3l/min (x5) linea	38,65	0,01	292, 293
91137	Face P7100/7200 XL N av bouton	147,06	0	319
91138	Capot NOVA chromé + vis	43,99	0,47	295

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
91141	Platine Touch MT	605,52	0	97
91142	Platine Touch MT douchette	633,91	0	97
91145	Kit boitier prestocom	183,37	0,23	29, 34, 39, 41, 42, 44, 68, 88, 102, 136, 137, 138, 139, 162, 163, 243
91147	Adaptateur cell lynx urinoirx5	28,45	0,05	314, 319
91148	Aérateurs 3l/min x5 neo sensor	40,58	0,05	295
91149	Capot NOVA black chrome + vis	59,07	0,47	295
91150	Capot NOVA noir mat + vis	59,07	0	295
91151	Cartouche céramique Ø40	26,43	0,12	327
91152	Sachet manette cartouche d40	28,15	0,25	327
91153	Tête céramique 1/4 tour	27,00	0,12	326, 327
91154	Sachet tete ceramique 1/4 tour	27,00	0,12	326, 327
91155	Boîte manette tête céramique	21,42	0,17	326, 327
91156	Sachet de 2 flexibles G1/2" M10x1	37,33	0,29	326, 327
91157	Sachet flexible douchette	52,72	0,34	239, 326
91158	Sachet bec double cintr a250	91,14	0,55	327
91159	Sachet bec doubl cintr a250h58	77,76	0,55	326, 327
91160	Sachet bec verseur a250	80,24	0,55	326
91161	Sachet bec verseur a300	87,11	0,55	326, 327
91162	Sachet fixeation murale	55,20	0,35	326
91163	Sachet support douchette	18,00	0,15	326
91164	Sachet de ressort douchette	104,48	0,7	326
91165	Sachet clapet douchette	26,52	0,05	326
91166	Sachet manette douchette	28,70	0,17	326
91167	Sachet selecteur douchette	18,48	0,05	326
91168	Sachet poignee douchette	19,34	0,1	326
91169	Sachet 5 clapets anti-ret 12l	31,83	0,05	326
91170	Sachet commande au coude	54,83	0,3	327
91179	Kit retrofit DL400 e sensor	169,93	0,09	303
91180	Face PRESTO BOX	94,50	0,8	309
91181	Sachet boîtier pile PRESTO BOX	156,47	0,95	309
91182	Boîtier secteur PRESTO BOX	156,47	0,95	309
91183	Electrovanne (après 01/2022)	129,57	0,07	300, 309
91184	Cartouche thermostique PRESTO BOX	75,18	0,07	300, 309
91185	EV et cartouche PRESTO BOX	389,97	1,2	309
91186	Bouton thermostatique PRESTO BOX	37,40	0,15	309
91187	Clapets anti-retour PRESTO BOX (x2)	10,75	0,05	309
91188	Régulateurs 8l/min (x5)	21,03	0,05	309
91189	Platine Sensor simple pile	418,81	2	97
91190	Platine Sensor simple secteur	418,81	2	97
91191	Platine Sensor mitigeur pile	508,60	2	97
91192	Platine Sensor mitigeur secteur	508,60	2	97
91193	Aérateurs 3l/min (x5) safe, linea	41,93	0,01	44, 292, 293, 296

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
91194	Aérateurs 1,9l/min spray (x5)	47,49	0,01	292, 293, 296
91196	Cellule + boîtier pile urinoir	150,83	0	313
91197	Boîtier d'alimentation pile	47,02	0,07	299, 300, 303, 313
91198	Clé démontage EV PRESTO SAFE	25,40	0,14	44, 296
91201	Rotule et paliers NEO DUO	23,04	0,05	284
91202	PRESTO SAFE Rosace	9,77	0,05	44, 284, 296
91207	Face urinoir 8100/8300N noire	89,48	0,4	314
91208	Piles LINEA (x2)	21,33	0,04	292, 293
91209	Capot avec joint LINEA	10,47	0	292, 293
91210	Boîtier piles LINEA	45,39	0,06	292, 293
91211	Filtre EV LINEA applique (x10)	31,42	0,03	292, 293
91212	Electrovanne LINEA	97,06	0,05	292, 293
91213	Capot SO'O or rose	42,16	0,19	294
91218	Renforts de fixation- monotrou	19,59	0,22	326, 327
91220	Raccord laiton sortie basse	52,37	0,19	98, 298
91225	Manchon d'évacuation pour chasse directe	17,58	0,35	163, 165, 166, 169
91226	Bec complet pour mitigeur 5750	154,79	0,52	297
91230	Robinet d'arrêt brut P1000 XL	30,26	0,22	317
91235	Flexible PEX 600 mm G3/8" (x2)	31,53	0,19	29
91237	Face seule noire P7100/7200XLN	165,61	0	319
91239	Bec par dessous orientable	73,64	0,39	288
91240	Butées température mitigeur lavabo (x10)	12,89	0,19	284
91250	Cadre Prestotem 2 avant 27/10/2023	135,32	2,58	298
91251	Aérateurs 1,9l/min spray et clé (x5)	39,23		294, 295
91252	Butée température (cartouche crème) (x5)	19,42	0	300
91253	Cartouche mitigeur prestotem 2	134,77	0,342	300
91256	Chauffage pour sèche-mains Linea	66,91		323
91261	Flexible PRESTOCHEF MINI	56,76	0,26	326
91266	Platine P50 sans robinetterie	109,69	0,7	298
91267	Platine Alpa sans robinetterie	104,57	0,69	299
91270	10 raccords pompe à savon	15,08	0	323
91271	Pompe à air pour LINEA savon	25,54	0	323
91272	Pompe peristaltic pour LINEA savon	45,04	0	323
91273	2 embouts pour sortie savon mousse	32,19	0	323
91274	2 embouts pour sortie savon liquide	8,20	0	323
91275	2 tubes de liaison distributeur/ pompe	9,01	0	323
91276	Kit rallonge réservoir de savon	12,34	0	323
91277	Réservoir savon 1L pour LINEA savon	40,10	0	323
91278	Transformateur avec branchement secteur	79,22	0	323
91313	Sachet boîtier piles (x6)	31,50		290
91314	5 aérateurs 2,1 l/min	34,46		290

RÉF	DÉSIGNATION	TARIF	POIDS	PAGE
91315	Clé pour aérateur	11,20		290
91316	5 extrémités bout de bec	14,40		290
91317	Alimentation à plugger 230V-6V	72,75		290
91318	Cellule bout de bec Presto SLIM	146,48		290
91319	Cellule bout de bec PRESTO Slim	148,43		290
91320	Cellule bout de bec PRESTO Slim	143,48		290
91321	10 vis bout plat	4,00		290
91322	Kit de serrage pour PRESTO Slim	31,25		290
91323	Kit de serrage pour PRESTO Slim	18,25		290
91324	5 régulateurs de 1,9 l/min	26,94		290
91325	Tube Ø6MM/4 de longueur 1m (lot de 2)	11,00		290
91326	Tube Ø5MM/3 de longueur 1,5 m (lot de 2)	13,50		290
91328	2 capots de fermeture pour DL400SE	16,35		303
92001	Cellule Lynx lavabo vasque	150,83	0,05	295
92002	Cellule Lynx lavabo mural	150,83	0,05	295
92003	Cellule Lynx chasse directe	150,83	0,05	319
92004	Cellule Lynx urinoir	150,83	0,05	313, 314
92005	Cellule Lynx urinoir et bouton	150,83	0,05	314
92006	Cellule NOVA	150,83	0,04	295
92013	Cellule lynx DL400 e sensor	150,83	0,05	300, 303
92015	Cellule lynx presto safe	150,83	0,05	296
92017	Cellule Sensao 6000 après Avril 2021	150,82		290
92018	Cellule lynx LINEA	150,83	0,05	292, 293
92021	Cellule pour LINEA savon	150,83	0	323
92023	Cellule Lynx lavabo modulaire	150,83	0,05	297
93002	Volant température	32,36	0,2150	300
93074	sachet écrou cartouche	6,91	0,04	300, 309
93313	Bouton touch param mastermix	58,25	0,05	300, 309
93314	Câble y skk2/2	19,42	0	300
93318	Butée température (cartouche noire) (x5)	19,42	0	300
93320	volant de temp mastermix table	32,36	0	300
93332	Rosace barrière douche urinoir	98,49	0	297, 311, 315
93333	Fixation rosace barrière	25,66	0	297, 311, 315
93334	Connecteurs WAGO en ligne (x2)	11,07	0	311, 315

TARIFS TRANSPORTS

TRANSPORT FRANCE DÉLAIS ***EXPRESS***

Montant Commande – Net HT	EXPRESS Frais de port – Factures HT
0 – 199 €	35 €
200 – 400 €	40 €
Plus de 400 €	45 €

Édition janvier 2026 – Code Z 417.7
Dessins et photos non contractuels.

Crédits photos :

© vernonwiley/iStock - © foto-ianniello/iStock - © mkurtbas/iStock - © andreusK/Fotolia - © SolisImages/Fotolia - © Tuned_In/iStock - © Tof Locoste/Fotolia - © Dmytro Aksono/iStock - © Pavel Losevsky/Fotolia - © Daigor/Fotolia - © Eisenhans/Fotolia - © Yuri Arcurs/Fotolia - © Robert Kneschke/Fotolia - © aldegonde la compte/Fotolia © Roman Sigaev/Fotolia - © Tyler Olson/Fotolia - © Kzenon/Fotolia - © Kostiantyn/Fotolia - © Rido/Fotolia - © Christos Georghio/Fotolia - Pixabay – Freepik

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. GÉNÉRALITÉS

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce les conditions générales de la société PRESTO constituent le socle de la négociation commerciale.
Les présentes conditions générales s'appliquent à l'ensemble des relations contractuelles entre PRESTO et la société cliente ci-après dénommée « le Client ».
La nullité de l'une des présentes conditions générales de vente n'entraîne pas la nullité de l'ensemble des dites conditions.
1 - Toutes les clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des bons de commande de l'acheteur, contraires aux présentes conditions générales de vente, ne peuvent nous être opposées, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une déclaration d'acceptation écrite de notre part.
2 - Les photographies, dessins et schémas portés sur les tarifs, catalogues et notices, ne sont qu'indicatifs et sont non contractuels. Nos modèles peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment et sans avis préalable, sans encourir aucune responsabilité ni aucune indemnité.
3 - La pose et le montage de certains équipements requièrent des conditions particulières à respecter telles que la mise en attente et sous tension de l'électricité et des arrivées d'eau froide, chaude ou mitigée ainsi que toutes les évacuations d'eau nécessaires.

II. OFFRES ET DEVIS

1 - Nos devis comportent une date de fin de validité qui doit être respectée. Les quantités et prix indiqués doivent également être respectés à la passation de commande.
2 - Un devis ne peut être établi que si le nom du chantier et de l'installateur concerné nous sont fournis. Le Client a l'obligation de coopérer avec PRESTO et de lui fournir par écrit toutes les informations et renseignements complets, précis et fiables concernant :

- ses besoins clairement exprimés,
- les conditions d'exploitation et d'environnement de l'équipement,
- la composition et les particularités des produits qu'il devra traiter avec l'équipement.

La conformité au contrat s'appréciera en fonction de la satisfaction de ces obligations par le Client. PRESTO ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une omission ou d'une erreur dans les éléments fournis par le Client. Ces obligations s'entendent également pour les éventuelles phases d'étude, de réalisation et de mise au point de l'équipement.
Ces obligations s'appliquent également au mandataire ou représentant du Client.
PRESTO écoutera les demandes du Client et les respectera, dans la limite de la faisabilité, du respect du contrat, et des règles de l'art. Il informera le Client, dans la limite de ses connaissances techniques, des contraintes de la construction et des effets possibles qu'il peut connaître liés à l'usage de l'équipement

III. COMMANDES ET PRIX

1 - Toute commande passée sur la base d'un devis doit mentionner le numéro de ce devis, et respecter les quantités et les prix annoncés.
2 - Toute commande de produits d'équipement sera réputée ferme à compter du jour de sa passation à notre société. Toute demande de modification / annulation doit faire l'objet d'une demande écrite.
Aucune annulation n'est possible si la commande est déjà en cours de préparation, la Société se réservant le droit de livrer et facturer toutes les marchandises et matériaux dont la mise en œuvre aura déjà commencé au Jour de l'annulation.
3 - Toute commande est facturée au prix en vigueur le jour de sa réception. Les tarifs sont établis hors taxes. Nous nous réservons le droit toutefois de réviser nos prix catalogues en cours d'année sans préavis.
4 - France : Participation à l'éco-contribution. La part du cout unitaire que PRESTO supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme VALOBAT auquel PRESTO adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction (coût arrondi à deux décimales sur les factures).
5 - Belgique et Suisse : les frais de port selon le barème en vigueur dans ces pays seront systématiquement appliqués.

IV. CONDITIONS DE PAIEMENT

1 - Modes et échéance
Les factures sont payables au Siège Social selon les conditions de vente en vigueur et sans escompte, quel que soit le jour dans le mois civil où ont été opérés l'expédition ou l'enlèvement. Tout autre mode de paiement ne pourra être accordé qu'à titre exceptionnel pour une affaire précise ou pour une période déterminée.
2 - Paiement
Tout retard de paiement donnera lieu, dès le premier jour de retard :
- à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points
- à l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (loi 2012-387 du 22 mars 2012, et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012) ;
- lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification pourra être demandée. En cas de retard de paiement, un paiement comptant peut être exigé en remplacement des conditions en vigueur. Nous n'acceptons aucun débit d'office, seuls nos avoirs ont valeur légale.

3 – Retenues compensations
Aucune réclamation sur la qualité d'une fourniture n'est suspensive du paiement de celle-ci, si sa défectuosité n'a pas été admise par nous avant l'échéance. Une suspension de paiement ne peut porter, le cas échéant, que sur la valeur de facturation des seules pièces en litige.
L'acheteur n'est pas habilité à retenir des paiements échus, quel que soit le motif juridique invoqué ni à procéder à des compensations sur le montant de nos factures, quel que soit le type de réclamation.

V. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

PRESTO conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. Néanmoins, à compter de la livraison, le Client assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner.

VI. DÉLAIS

Les délais de livraison ou de mise à disposition sont donnés à titre indicatif.
Pour nos clients Export, la date de mise à disposition correspond à la date de livraison.
Tout retard dans une livraison ou toute livraison échelonnée ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts.
L'observation des délais de livraison présuppose dans tous les cas, d'une part l'observation des engagements contractuels de la part de l'acheteur et en particulier celles des conditions de paiement, et d'autre part la non-survenance de tout événement de force majeure.
Force majeure
Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence française tels que : survenance d'un cataclysme naturel ; tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc. ; conflit, guerre, attentats, conflit du travail, grève totale ou partielle chez le Fournisseur, le Client, ou les fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.; injonction impérative de pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo) ; accidents d'exploitation, bris de machines, explosion. Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat. Les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi les conséquences de la force majeure et envisager d'un commun accord les mesures à prendre.

VII. LIVRAISONS

1 - Les fournitures sont toujours vendues comme prises et agréées par l'acheteur en nos magasins et payables comme telles, la date d'expédition ou d'enlèvement faisant office de date de facture.
2 - Le client doit, à la réception, vérifier le matériel livré, en présence du préposé du transporteur, même si les emballages paraissent intacts et faire, en cas d'avaries, manquants ou substitution, des réserves précises sur le document de transport. Il appartient en outre au destinataire de faire toutes les réserves d'usage et d'engager les recours contre le transporteur, (lettre recommandée avec accusé de réception) sous 48h. Une copie de ce courrier devra nous être adressée. Les emballages ne sont pas repris, même lorsqu'ils ont été facturés.
3 - Aucune réclamation concernant la composition de la livraison, la quantité livrée, le poids ou sa non-conformité avec le bordereau de livraison ne sera admise si elle nous parvient postérieurement à un délai de 7 jours suivant la réception de la marchandise par le client destinataire.
4 – Hors France : les produits acquis par l'acheteur sont livrés selon les conditions définies sur le devis/la facture pro-forma et selon les règles INCOTERMS® CCI 2020.

VIII. RETOURS PRODUITS

1 - Tout retour de produits (sont exclus les produits hors catalogue et personnalisés) doit nécessairement faire l'objet d'une demande écrite avec justificatifs suivant le formulaire Presto en vigueur. Notre accord est soumis à l'analyse de la demande et un accord de retour sera envoyé si acceptée.
2 - En cas d'accord, les produits retournés devront être en parfait état et dans leur conditionnement d'origine.
3 - Les retours de marchandise pourront être accordés avec une décote forfaitaire. La décote vise à couvrir les frais de vérification, remise en stock et comptabilisation.
4 - Le retour ainsi accepté sera organisé par le client, à ses frais, les risques lui incombant également.
5 - Après expertise de notre service assistance technique, tout rendu de marchandise ayant subi des altérations ne sera pas repris et sera mis à disposition du client pour une durée de 15 jours pour enlèvement. Passé ce délai, le matériel fera l'objet de destruction ou recyclage.
6 - L'avoir sera établi seulement après réception et vérification de la quantité et de la qualité, tant du matériel rendu que des emballages. Tout matériel retourné sans accord préalable fera l'objet de destruction ou recyclage et ne sera pas retourné ni crédité au client.

IX. GARANTIE

1 - Outre la garantie légale, nos robinets sont garantis contre tous défauts de matière et tous vices de fabrication pour une durée de 10 ans à compter de la date de facture du Distributeur à son client final.
Cette garantie est ramenée à 3 ans pour les produits suivants :

- Mitigeurs PRESTOTHERM et leurs accessoires
- Ligne industrie / sécurité (Mitigeur, douche et lave yeux de sécurité, etc.)
- Bâti-support
- Siphons de sol
- Ligne Accessibilité PMR (barres d'appui, céramiques et accessoires)
- Accessoires sanitaires, gamme ILLICO
- Composants électroniques
- Cartouches thermostatiques
- Cuves et dalles (Laboratoire)

Dans le cadre des opérations de déstockage la durée de garantie est de 1 an.

Cette garantie est ramenée à 5 ans pour les produits suivants :

- Robinetterie et évacuations de laboratoire (contre tout vice de fabrication)

2 - Le recours à la garantie est subordonné au respect de nos prescriptions et directives en matière d'emploi, de montage, d'installation, de mise en œuvre, de révision et d'entretien des produits.
L'encastrement des produits devra être fait de telle sorte qu'ils puissent être déposés sans détérioration de quoi que ce soit.
3 - La garantie couvre exclusivement la réparation ou l'échange gratuits des pièces reconnues défectueuses ou, en cas d'impossibilité, d'une pièce répondant au même usage, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires tels que frais de main-d'œuvre, frais de dépose et repose, frais d'emballage, frais de déplacement et de transport ou dommages et intérêts, notamment pour privation de jouissance.
Le cas échéant, les produits défectueux ou autres doivent nous être retournés en franco de port. Les envois en port dû ne seront pas acceptés. L'acheteur s'engage à retourner à ses frais dans un délai de 2 mois maximum les pièces reconnues défectueuses qui auront été remplacées par des pièces neuves. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces durant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.
Le recours à la garantie ne peut justifier aucun retard dans les paiements.
4 - Dans le cas d'une incorporation de nos produits dans des ensembles qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie telle que définie ci-dessus ne s'applique qu'à nos pièces reconnues défectueuses, la responsabilité de notre Société ne pouvant en aucun cas être recherchée à l'occasion d'un défaut de conception, de fabrication ou de montage de l'installation d'ensemble ou d'une défectuosité de pièces qui ne seraient pas de notre fabrication.
5 - La garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces ni les avaries et dommages qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'une installation ou d'un montage erroné du produit, d'un entretien défectueux, d'une utilisation anormale ou d'un accident matériel ou corporel, ou d'un stockage défectueux.
De même cette garantie ne couvre ni l'absence ou la déficience d'entretien, ni l'utilisation à fin de nettoyage de produits corrosifs, abrasifs ou chlorés (à base d'acide chlorhydrique) non adaptés au traitement de surface de nos produits, ni les corrosions ou attaques chimiques des différents composants du robinet par des produits de désinfection ou des solvants, ni les dommages dus à la qualité de l'eau ou la présence dans l'eau d'éléments ou de particules étrangères (graviers, sable, limaille, particule de tartre, etc...), ni les phénomènes chimiques ou électrolytiques imprévisibles lors de la mise en service des produits et équipements.
Par ailleurs, la garantie ne couvre ni les dommages causés aux personnes et aux biens, autres que les marchandises incriminées, ni le manque à gagner résultant de l'arrêt de l'exploitation.
6 - Après sortie de nos ateliers, tous produits dont le revêtement de surface sera modifié par le client entraînant ou non en conséquence un démontage du produit, ou tout équipement qui aura fait l'objet de trans- formations ou de modifications même légères ne pourront bénéficier des clauses de la garantie.
7- Pour certains de nos équipements la garantie ne pourra s'appliquer en totalité qu'en cas d'utilisation scrupuleuse et régulière des produits préconisés tels que savon liquide.
8 - Les équipements sanitaires étant dépourvus de chauffage ou de systèmes de mise hors-gel en gaine technique, ils devront obligatoirement être purgés afin d'éviter tout risque de détérioration (se référer à nos directives techniques).

X. CONTESTATIONS

Les parties s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de saisir le Tribunal compétent. À défaut d'accord amiable dans un délai de 12 mois, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du Fournisseur, même en cas d'appel et de pluralité de défendeurs.
Le paiement par traite ou tout autre acceptation de règlement n'opère en novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Seul le droit français et, le cas échéant, la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises seront applicables.

PRESTO
sanifirst

SIÈGE SOCIAL : LES ROBINETS PRESTO S.A.
7, RUE RACINE – 92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE / TÉL. : +33 (0)1 46 12 34 56
S.A. au capital de 4 560 000 € - 542091434 R.C.S. Nanterre / N° SIRET 542 091 434 00010
Code NAF 2814Z / TVA : FR56 542 091 434 / N° IDU DEEE : FR025699_05PCMD / N°IDU PMCB : FR233590_04UYEU

PRESTO équipe les lieux recevant du public, parfois sensible, avec la robinetterie française la plus écologique et la plus économique.

PRESTO®
aime l'eau

INFORMATIONS
Demande de documentation, administration des ventes, suivi des commandes, EDI
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56
Fax : +33 (0)1 40 92 00 12
Email : serviceclient@presto-group.com
www.presto.fr

PRESCRIPTION COMMERCIALE
Aide à la prescription
Email: prescription@presto-group.com

OFFRE DE PRIX
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56
Fax : +33 (0)1 40 92 00 12
Email : chiffragechantier@presto-group.com

CONSEILS TECHNIQUES & SAV
Entretien et maintenance
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 (Assistance technique)
Email : assistancetechnique@presto-group.com

RETOURS PRODUITS NEUFS
Email : retours@presto.fr

CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
Données techniques, objets BIM, photos, schémas, appels d'offres, aide à la prescription des CCTP
www.prestodatashare.com

SHOWROOM VIRTUEL
www.presto.fr/showroom

MADE IN FRANCE

PEFC 10-31-1601 Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PRESTO

LES ROBINETS PRESTO S.A.

7, RUE RACINE

92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE

Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | **Fax :** +33 (0)1 40 92 00 12

Email : serviceclient@presto-group.com