

SIMES



Bell

Famiglia decorativa per esterno



# Decorativo minimal

**Bell è la collezione decorativa di Simes sviluppata con pregiati inserti in bronzo massiccio pensata per arredare ed arricchire l'architettura.**

Con la sua silhouette elegante e minimale, Bell reinterpreta in chiave contemporanea un oggetto dal sapore antico. Un prodotto di design per esterno, caratterizzato dall'accostamento di materiali nobili e colori caldi, progettato per immobili di prestigio, dimore storiche ed eleganti ville. Bell e Minibell vengono proposte nelle versioni a parete, a soffitto e paletto da giardino.

Soffitto



Parete



Paletto



# Materiali pregiati

**Bell è una linea per esterni arricchita da raffinati inserti in bronzo massiccio satinato.**

L'eleganza della famiglia Bell è raccontata da un accordo armonico di colori e materiali. Il prodotto si distingue per la sua forma sinuosa in alluminio, impreziosita da inserti in bronzo che caratterizzano in modo deciso tutta la famiglia. Il riflettore che abbraccia l'interno del corpo lampada ne riscalda il fascio luminoso ed il cono restringato ne snellisce la silhouette. Questi elementi decorativi in bronzo massiccio sono trattati con un layer protettivo trasparente che mantiene inalterato il colore e garantisce qualità e resistenza nel tempo.



.20 Bronzo Brunito

.01 Bianco

Bronzo massiccio satinato

Cono in bronzo massiccio satinato

Corpo in alluminio verniciato

Riflettore in bronzo satinato

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE I ⚡

**Resistenza meccanica**  
IK 06





## Applique

### Due dimensioni a parete.

Bell e Minibell applique valorizzano le facciate classiche con una luce calda ed accogliente. Queste versioni sono caratterizzate da un braccio curvo, che orienta il fascio luminoso verso il basso. Grazie alla sorgente arretrata ed il vetro microsabbiato, l'effetto di luce che donano all'ambiente è omogeneo e privo di abbagliamento.



# Soffitto

## Supporto rigido e sospensione con cavo.

Bell soffitto viene proposta nelle versioni con supporto rigido o con cavo regolabile. Per la sua stabilità rispetto al vento, Bell soffitto con supporto rigido è particolarmente adatta all'illuminazione di ambienti esterni esposti.

Nella versione a sospensione con cavo Bell si esprime in una silhouette affusolata particolarmente elegante e adatta a porticati e loggiati.






# Paletto

**Inclinazione a 20° per una luce avvolgente.**


Bell paletto è una lampada da giardino elegante, sottile e raffinata, che si ispira alla forma della campanula. Bell paletto spicca in modo discreto nel landscape per illuminare camminamenti, cespugli ed elementi decorativi del verde privato. La luce avvolge il paletto dallo stelo fino a terra, distribuendosi uniformemente tutt'attorno.









### MINIBELL APPLIQUE




**S.8000W**  
 MID-POWER LED 3000K CRI90  
 Flusso luminoso apparecchio 669lm  
 Potenza totale assorbita 10,3W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC  
 ON/OFF non dimmerabile  
 Fornito di cavo 1,5m




### BELL APPLIQUE



**S.8020W**  
 MID-POWER LED 3000K CRI90  
 Flusso luminoso apparecchio 1079lm  
 Potenza totale assorbita 20,4W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC  
 ON/OFF non dimmerabile  
 Fornito di cavo 1,5m




### MINIBELL PALETTO 70




**S.8005W**  
 MID-POWER LED 3000K CRI90  
 Flusso luminoso apparecchio 669lm  
 Potenza totale assorbita 10,3W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC  
 ON/OFF non dimmerabile  
 Fornito di cavo 4,0m


Flangia da cementare nel terreno inclusa




### BELL SOFFITTO



**S.8035W**  
 MID-POWER LED 3000K CRI90  
 Flusso luminoso apparecchio 1079lm  
 Potenza totale assorbita 20,4W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC  
 ON/OFF non dimmerabile  
 Fornito di cavo 1,5m




### MINIBELL PALETTO 90




**S.8006W**  
 MID-POWER LED 3000K CRI90  
 Flusso luminoso apparecchio 669lm  
 Potenza totale assorbita 10,3W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC  
 ON/OFF non dimmerabile  
 Fornito di cavo 4,0m

Flangia da cementare nel terreno inclusa



### BELL SOSPENSIONE



**S.8030W**  
 MID-POWER LED 3000K CRI90  
 Flusso luminoso apparecchio 1079lm  
 Potenza totale assorbita 20,4W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC  
 ON/OFF non dimmerabile  
 Fornito di cavo 4,0m

**Colori:**  
 ○ Bianco (cod. 01)  
 ● Bronzo brunito (cod. 20)









SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA  
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308  
simes@simes.it - www.simes.it