

SIMES



Pocket  
Appique per esterno

Forme semplici  
e morbidi effetti  
di luce




Minipocket



Pocket



Pocket rettangolare



**La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera icona di eleganza: da questo concetto prende forma Pocket, l'applique da parete per esterno dall'effetto luminoso morbido e diffuso.**

Con il suo fascio di luce distribuito e uniforme e il suo profilo arrotondato e sottile, Pocket delinea un delicato equilibrio tra forme e luce.

L'eleganza e la sobrietà che caratterizzano l'intera gamma sono rese possibili dal pratico sistema di aggancio a clip. Pocket è priva di viti a vista e si installa a parete con un semplice gesto.

Un'applique dal design minimale, che sa inserirsi armoniosamente in qualsiasi contesto.



# Alluminio per resistere in esterno

Grado di protezione  
IP65

Classe di isolamento  
CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica  
IK 06

**Affidabile nel tempo, l'applicazione da esterno Pocket si compone di alluminio resistente all'ossidazione ed è protetta da doppia verniciatura.**

Il grado di protezione IP65 rende Pocket una perfetta soluzione per ambienti esterni ed interni umidi. L'utilizzo di alluminio pressofuso EN AB-47100 garantisce un'elevata resistenza all'ossidazione. La lampada da muro Pocket viene sottoposta ad un processo di doppia verniciatura per assicurarne la completa affidabilità nel tempo in qualsiasi condizione ambientale e climatica.

Vetro per  
diffondere




**Il fascio di luce viene  
dapprima scomposto  
e poi uniformemente diffuso.  
Il comfort visivo si traduce in  
un'illuminazione delicata  
ma avvolgente.**

Pocket è un'applicque da esterno con  
emissione doppia: la luce si diffonde sopra e  
sotto la lampada con straordinaria uniformità.  
Il vetro ha una finitura micro-sabbiata  
all'interno e puntinata all'esterno, per una  
confortevole distribuzione della luce.

# Colori per diversi contesti



**.14** Grigio alluminio



**.01** Bianco



**.24** Grigio antracite

**Pocket, nelle sue diverse colorazioni, si adatta con estrema disinvoltura a svariati ambienti e materiali.**


Grigio alluminio, bianco e grigio antracite sono i colori scelti per le versioni standard. Pocket può essere richiesta in versione speciale (con maggiorazione di prezzo) anche nelle altre tre colorazioni standard presenti a catalogo o in qualsiasi colorazione RAL:

**.20** Bronzo Brunito

**.09** Nero

**.07** Verde

 RAL



# La gamma in tre dimensioni




Da quadrata a rettangolare:  
la lampada da parete Pocket  
si è evoluta in una nuova  
dimensione.

La nuova forma amplia le possibilità applicative della famiglia e offre un'alternativa ancora più performante. La versione rettangolare consente inoltre di alloggiare all'interno del prodotto un alimentatore DALI (su richiesta e con maggiorazione di prezzo).




## MINIPOCKET




**S.1851W**  
MID-POWER LED **3000K** CRI90 1293lm  
Flusso luminoso apparecchio 682lm  
Potenza totale assorbita 9,9W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Versioni led 2700K CRI90 disponibili su richiesta.




## POCKET




**S.1861W**  
MID-POWER LED **3000K** CRI90 2425lm  
Flusso luminoso apparecchio 1362lm  
Potenza totale assorbita 19,4W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Versioni led 2700K CRI90 disponibili su richiesta.



## POCKET RETTANGOLARE




**S.1871W**  
MID-POWER LED **3000K** CRI90 3500lm  
Flusso luminoso apparecchio 1886lm  
Potenza totale assorbita 27,4W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Versioni led 2700K CRI90 disponibili su richiesta.  
Versione con alimentatore **DALI** disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.





Eleganza  
senza tempo



**Una lampada da esterno capace di dialogare in totale armonia con l'architettura sia classica che contemporanea.**

Il suo design minimale consente a Pocket di trovare svariate applicazioni. Nel residenziale può essere installata in facciata per sottolineare un ingresso, illuminare un portico o caratterizzare il perimetro dell'abitazione. In ambito pubblico ben si adatta a valorizzare strutture ricettive adibite ad hospitality, bar e ristoranti.

Questa applique si integra perfettamente in contesti moderni, ma non solo. Pocket dialoga in perfetto equilibrio anche con le facciate storiche dal sapore classico, così ricche di particolari da accogliere con naturalezza questa lampada dalla forma semplice ed essenziale.

# SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA  
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308  
simes@simes.it - www.simes.it