

Plannja 

Plannja PRO Bygghandel

Takgenomföringar

Komplett sortiment för
takgenomföringar.

Delarna som skapar helheten!



Plannja Originaltillbehör är tillverkade för att ditt tak och din takavvattning ska hålla i längden. I vårt stora sortiment hittar du allt från takprofiler och takhuvar; takstegar och gångbryggor; bleck och beslag; skruvar och tätband; ventilation.

Alla tillbehör är framtagna för att fungera ihop på bästa sätt.



1 Fasadplåt

2 Regalibelt beslag

3 Fönsterbeslag

4 Gavelbeslag

5 Nock

6 Ståndskiva

7 Tak

8 Takavvatning

9 Takfotsbeslag

10 Takhuv

11 Taksäkerhet

12 Underlagstak

13 Vinkelränna

Tättningsband, Fästelement, Avloppshuv, Ventilationssystem

Ventilationshuvar




Plannja tillverkar anpassade ventilationshuvar och avloppsluftare till respektive takpannor och profiler som ger en tät och estetsisk lösning för alla typer av tak. Merparten av alla tak har behov av ventilationshuvar eller avloppsluftare som avslutning ovan tak på en byggnads ventilations- eller avloppssystem.

Plannja Takgenomföringar är enkla att montera och justera efter olika taklutningar.

Plannja Ventilationshuvur används vid takanslutningar för avluft ventilation samt avluft imkanal/köksfläkt. Tillverkas i rördimension 160mm, dimensionsförändring 160>125mm medföljer vid leverans. Kondensisolerad rörskål med brandklass EI-15.

VENTILATIONSHUV PLANNJA PROFILER



Ventilationshuvur är ställbar för taklutningar upp till 45°.

Avsedd för:

34HV1601 Typ 1: Royal
34HV1602 Typ 2: Regal, Regent, Modern,
Pannplåt samt 20-105


Leverans innefattar:

Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

3260191 (Typ 1) 3260192 (typ 2) Övergångsplåt
L-1000, monteras upp tillnock
Boardbeslag

VENTILATIONSHUV TREND 475



Ventilationshuvur är ställbar för taklutningar upp till 45°.

34HV1604


Leverans innefattar:

Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

3260194 (Typ 4) Övergångsplåt
L-1000, monteras upp tillnock
Boardbeslag

VENTILATIONSHUV BETONG OCH LERTEGEL



Ventilationshuvur är ställbar för taklutningar mellan 14–45°. Finns anpassad till de flesta varianter av marknadens betong och lertegelpannor. Panna anges vid beställning.

Avsedd för:

34HV1605 Typ 5: 2-kupig betong
34HV1606 Typ 6: Vittinge E-13
34HV1607 Typ 7: Vittinge T-11


Leverans innefattar:

Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

Boardbeslag

VENTILATIONSHUV PAPP TAK



Ventilationshuvur anpassas efter taklutning med hjälp av underhuvur.

34HV1608 Typ 8: Papp

Leverans innefattar:

Isolerad huv
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:



34UHV1608 Underhuv vinkelrät
34UHV1608 V Underhuv taklutning
(Taklutning anges vid beställning)

Avloppsluftare



Plannja Avloppsluftare används vid luftning av avloppsledningar i bostäder. För anslutning till rördimensioner 75–110mm.

AVLOPPSLUFTARE PLANNJA PROFILER



Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar upp till 45°.

Avsedd för:

34AVL1 Typ 1: Royal
34AVL2 Typ 2: Regal, Regent, Modern,
Pannplåt samt 20-105



Leverans innefattar:

Avloppsluftare
Underbeslag med gummitätning
Regalibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

3260191 (Typ 1) 3260192 (typ 2) Övergångsplåt
L-1000, monteras upp tillnock
Boardbeslag

AVLOPPSLUFTARE TREND 475



Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar upp till 45°.

34AVL4



Leverans innefattar:

Avloppsluftare
Underbeslag med gummitätning
Regalibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

3260194 (Typ 4) Övergångsplåt
L-1000, monteras upp tillnock
Boardbeslag

AVLOPPSLUFTARE BETONG OCH LERTEGEL



Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar mellan 14–45°. Finns anpassad till de flesta varianter av marknadens betong och lertegelpannor. Panna anges vid beställning.

34AVL5 Typ 5: 2-kupig betong

34AVL 6 Typ 6: Vittinge E-13

34AVL 7 Typ 7: Vittinge T-11


Leverans innefattar:

Avloppsluftare
Underbeslag med gummitätning
Regalibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

Boardbeslag

AVLOPPSLUFTARE PAPP TAK



Avloppsluftaren anpassas efter taklutning med hjälp av underhuv.

34AVL 8 Typ 8: Papp

Leverans innefattar:

Avloppsluftare
Regalibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

Underhuv vinkelrät


Takluckor



Plannja tillverkar takluckor anpassade för alla typer av tak. Takluckan skapar en passage till tak som saknar yttre möjligheter att smidigt ta sig upp. Plannjas takluckor fungerar både som upp- och nedstigningsluckor då lås monteras ut- eller invändigt efter eget önskemål.

Plannja Takluckor används för att skapa åtkomst till taket på ett smidigt sätt. Lås monteras ut- eller invändigt efter eget önskemål, anpassat efter användningsområde.

TAKLUCKA PLANNJA STANDARD



Vy framifrån.

Taklucka med uppstigningsmått 700×900 inklusive uppställningsbeslag. 34S2067801

Leverans innefattar:


Taklucka med underbeslag
Plisséark
Fasonlist/Plåtguide
Låsanordning
Skruv
Monteringsanvisning

Tillbehör:

Isoleringssats
Nockstöd
Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock

OBS! Vid montering på Modern eller Trend skall även 4 stycken nockstöd per lucka beställas.

TAKLUCKA PRO TREND 475 TYP D



Vy framifrån.

Taklucka med uppstigningsmått 700×900 inklusive uppställningsbeslag. 34S2067812

Leverans innefattar:

Taklucka med underbeslag
Stödplåt
Skarvbleck
Skruv
Monteringsanvisning

Tillbehör:

Isoleringssats

TAKLUCKA PAPP-TAK



Taklucka med uppstigningsmått 700×900 inklusive uppställningsbeslag. 34S2065391

Leverans innefattar:

Taklucka med låsanordning
Skruv
Träsarg
Beslagssats för låsning av papp
Monteringsanvisning

Tillbehör:

Isoleringssats



VENTILATIONSBSLAG TREND 475

326653

Plannjas Ventilationsbeslag Trend 475 används för att på ett smidigt sätt få cirkulation på luften i takstolsfacken, för att förhindra fukt och mögel.

Leverans innefattar:

2-delat ventilationsbeslag



ÖVERGÅNGSPLÅT TYP 1 L-1000

3260191

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring ochnock. Avsedd för ventilationshuv typ 1 och avloppsluftare typ 1.



ÖVERGÅNGSPLÅT TYP 2 L-1000

3260192

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring ochnock. Avsedd för ventilationshuv typ 2 och avloppsluftare typ 2.



ÖVERGÅNGSPLÅT TREND 475 L-1000

3260194

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring ochnock. Avsedd för ventilationshuv Trend 475 och avloppsluftare Trend 475.



ÖVERGÅNGSPLÅT TAKLUCKA TYP 1/2 L-1000

34S2097749

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas taklucka typ 1/2 ochnock.



BOARDBESLAG

Används som förstärkning vid montering av underbeslag på tunna undertak.

Utföranden:

3220941 Boardbeslag ventilationshuv

3220912 Boardbeslag avloppsluftare



NOCKSTÖD TREND 275

326649

Nockstöd för infästning av nockplåt på Plannja Trend 275.



NOCKSTÖD TREND 475

326648

Nockstöd för infästning av nockplåt på Plannja Trend 475.



UNDERHUV VINKELRÄT

34UHV1608 V

Färdig underhuv vid montering av ventilationshuv eller avloppsluftare för papptak.

Används vid taklutningar 0-8°.



UNDERHUV TAKLUTNING

34UHV1608 V

Färdig underhuv vid montering av ventilationshuv eller avloppsluftare för papptak.

Används vid taklutningar 9-45°, taklutning anges vid beställning.



Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00.

www.plannja.se

Järforsen, Box 143, 570 81 Järforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN 9001 och 14001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.