

# 絹ガラス

## SILK GLASS

---

いつまでもあせない絹の魅力を。

絹織物を建材として高い耐久性、機能性をもつガラスに挟み込んだ装飾合わせガラス。

絹が持つ高級感を最も演出しやすく、長期間その美しさを保つ事ができます。

豊富な加工オプションとバリエーションがあり、様々なシーンへの対応が可能です。

## 特徴と性能

- ・ガラスの耐久性と重厚感、高級感をもつ。
- ・飛散防止、紫外線カット機能をもつ合わせガラス。
- ・小さなサイズ 1 枚からでも製作可能。
- ・穴あけなど、各種加工対応可。
- ・カラーガラスや型板硝子との組み合わせも可能。

用途	パーティション・家具天板・光壁 他
----	-------------------




事例：EV 内デザインミラー  
ミラーガラス / 刺繍薄絹 < 麻の葉 > / 金彩工芸

## 構造と仕様

### < 基本仕様 >


寸法	厚さ
指定寸法の受注製作 ・最小 W150×H150 1枚～ ・最大※W900～W1400×H3000)	3+3 / 4+4 / 5+5 / 6+6 他
※製作可能サイズは 生地によって異なります	総厚は上記各厚さに 中間膜約 2mm を加算



### < ガラスの種類 >

◇ FL (フロート)  
青みのある一般的なガラス。比較的安価である代わりに、色の表現などがしにくい。

◇ 高透過  
無色で透明度が高く、ミュージアムガラスとも呼ばれる。絹の質感や色が損なわれない。



## ご注文と納期

- ・生地 (柄)、寸法、厚み、枚数をご指定下さい。
- ・特殊形状加工などの場合は図面データをご提示下さい。
- ・基本仕様以上の寸法も可能ですのでご相談ください。

納期：ご発注より約 3 週間

※オプションや素材の在庫状況により変動する場合がございます。

## OPTION ex.

### < 強化 >

通常のガラスの表面強度を 3 倍以上にする特殊加工。可動式の扉やテーブル天板などに使用します。

### < タペストリー >

表面に細かな凹凸をつけ半透明に加工。視界を遮りたいパーティションや光壁などに使用します。

## 注意 事項

- ・製作後のカットは致しかねますので、ご了承下さい。
- ・劣化の恐れがあるため、屋外など風雨にさらされる場所での使用はしないで下さい。
- ・天然繊維を使用しているため、製品には個体差が生じます。  
柄合わせなどは基本的に難しいものとご理解下さい。



<https://silkglass.jp/>