


Terrasses et façades



Qu'est-ce que le bois Kebony?

Kebony est un bois véritable, haut de gamme, recommandé par de grands architectes. Il est écologique, durable et ne requiert aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal. La performance du bois Kebony a été démontrée dans de nombreuses applications, notamment en terrasses et bardages.

Développée en Norvège, la technologie Kebony® est un procédé breveté, respectueux de l'environnement, qui améliore considérablement les propriétés des bois résineux à partir d'un liquide biologique. Le procédé modifie de manière permanente la structure moléculaire du bois et lui donne des caractéristiques supérieures ainsi qu'une profonde couleur brune.

Kebony est disponible en Character (avec nœuds) et Clear (net de nœuds). Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développe une belle patine naturelle, d'une teinte gris-argentée. Les performances du bois restent conservées, alors que sa beauté est accentuée.











Kebony, grâce à sa technologie innovante et respectueuse de l'environnement, a été reconnu "Technology Pioneer" par le Forum économique mondial et Global Cleantech 100. Kebony fait l'unanimité auprès de grands architectes, créateurs et promoteurs immobiliers, qui sont fournis par un réseau de vente et de distribution mondial.













Dureté maximaleLongue durée de vie

Durabilité, dureté & stabilité dimensionnelle

Essence de bois	Durabilité 1 = durabilité maximale EN 350	Dureté Brinell Brinell N/mm² Selon EN 1534	Variation dimensionnelle maximale (%)
lpé	1	53	6
Kebony Clear	1	41	4
Teak	1	34	3 – 4
Frêne thermo-chauffé	1 – 2	30	5
Kebony Character	1 – 2*	20 – 30	5
Bangkirai	2	63	11
Chêne	2	33	4 – 6
Pin thermo-chauffé	2	16	4
Mélèze de Sibérie	2 – 3	17	7
Pin sylvestre	3 – 4	17	8

^{*)} Duramen




Essences de bois

Tous les bois de Kebony exposés directement aux intempéries développent au fil du temps une patine gris argenté attrayante. Comme pour d'autres produits en bois naturel, des variations de couleur et de texture de la surface peuvent apparaître.



Kebony Clear est produit à partir de pin radiata certifié FSC[®]. Le bois a été traité de manière homogène et peut être raboté ou coupé sur la longueur.



Kebony Character est produit à partir de pin sylvestre certifié FSC[®]. Le bois peut être coupé sur la longueur comme du bois non traité. Toutes les coupes doivent être traitées avec un produit conservateur bois. Il est déconseillé de le raboter compte tenu du fait que le duramen non traité pourrait être exposé.



La technologie Kebony donne une profonde couleur brune au bois. Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développe une patine gris-argentée naturelle. La couleur d'origine peut être maintenue avec l'application d'un saturateur. Quand le bois est exposé en extérieur, sa surface va progressivement être affectée par les conditions climatiques



prévalentes. Des variations de couleur et des petites gerces de surface vont survenir en conséquence d'un vieillissement naturel. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour ce genre de variations naturelles. Celles-ci n'altèrent en rien la durabilité et les performances globales du produit.

Avantages du produit




Kebony est durable, stable et ne nécessite aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal. Ceci réduit significativement les coûts sur l'ensemble de la durée de vie du produit. Il est idéal pour toutes les applications extérieures et a une garantie jusqu'à 35 ans (imputrescible).





Profils Kebony bardage

Kebony Clear




Kebony Character



Retrouvez tous nos profils disponibles et l'ensemble des produits de la gamme sur fr.kebony.com/produits/






Profils Kebony terrasse

Kebony Clear



Kebony Character



Retrouvez tous nos profils disponibles et l'ensemble des produits de la gamme sur fr.kebony.com/produits/

