

MÉHAT GIRPAV

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLÔTURE BÉTON



CLÔTURE DOUBLE FACE MODULA

Une clôture esthétique sous tous les angles


FABRICATION FRANÇAISE

POURQUOI CHOISIR UNE CLÔTURE DOUBLE FACE MODULA ?

- **Esthétique :**

Imitation parfaite du bois ou de l'ardoise sur les deux faces de la clôture (intérieure et extérieure)

- **Robuste et durable :**

Fabriquée en France en béton armé et fibré haute performance

- **Sans entretien :**

Minéralisant appliqué en usine, clôture prête à poser

- **Personnalisable :**

4 modèles de plaque, 6 couleurs et 2 décors au choix

- **100% occultante :**


Les lames s'emboîtent les unes dans les autres pour ne former qu'un panneau

- **Poids allégé :**


-40 % par rapport à une clôture en béton traditionnel : la manutention et l'installation sont facilitées

GARANTIE
10
ANS

Garantie 10 ans sur la structure de la clôture



Face de la plaque



Dos de la plaque



Scannez pour tout savoir sur l'installation et les spécificités des produits en béton




MODULA Ardoise

L'imitation de l'ardoise sur les 2 faces de la clôture

■ Plaque MODULA Ardoise

Pour composer une clôture jusqu'à 2,025 m de haut hors sol

- 191,5 x 45 x 2,3 cm, ou 191,5 x 22,5 x 2,3 cm
- Un coloris unique : Anthracite
- Existe aussi en plaque de soubassement pour panneaux rigides



MODULA Lames

L'imitation du bois sur les 2 faces de la clôture



6 COLORIS DE PLAQUE



Ton Pierre



Bois




Brun



Vert



Gris



Anthracite

MODULA Résille

Une clôture unique et contemporaine



■ Plaque MODULA Résille

Pour apporter une touche originale à votre clôture : associez une ou plusieurs plaques MODULA Résille avec des plaques MODULA Lames

- 191,5 x 45 x 2,3 cm
- 2 modèles : 1 face Résille / 1 face Lames, ou 2 faces Résille



Décors MODULA

La modernité de l'aluminium associée à la robustesse du béton



■ Décor MODULA

Pour apporter modernité à votre clôture : placez un décor MODULA en dernière ou avant dernière plaque dans la travée

- En aluminium découpé laser et plastifié
- 191,5 x 22 x 2,5 cm / épaisseur tôle : 3 mm
- 2 modèles : décor GRAPHIK, ou décor MOSAIK
- 4 coloris : Anthracite, Brun, Champagne, ou Vert



Plaque MODULA Décor GRAPHIK



Plaque MODULA Décor MOSAIK

MODULA Panneaux

L'imitation parfaite des claustras bois
sur les 2 faces de la clôture



■ Plaque MODULA Panneaux

Pour composer une clôture jusqu'à 2,04 m de haut hors sol

- 1 Plaque standard : 191x 52 (dont 2 cm d'emboîtement) x 3 cm
 - 2 Plaque pour finition cintrée : 191 x 38/54 x 3 cm
- 2 finitions : cintrée, ou droite avec lisse de finition

6 COLORIS DE PLAQUE



Ton Pierre



Bois



Brun



Vert



Gris



Anthracite

POTEAUX ET ACCESSOIRES ALUMINIUM



1 Poteau à sceller







2 Poteau soudé sur platine



4 Lisse de finition

Désignation	Matériau	Longueur (cm)	Poids (kg)
1 Poteaux à sceller <i>(chapeau et vis de fixation inclus)</i>	Aluminium thermolaqué mat sablé	250	5,4
		280	6,0
2 Poteaux soudés sur platine* <i>(chapeau et vis de fixation inclus)</i>		91,5	2
3 Profilé pour angle		113	2,4
4 Lisse de finition		200	1,2
		187,5	0,9


*Autre hauteur, nous consulter.




Côtes en cm




Poteau soudé sur platine



Poteau pour intermédiaire




Poteau + profilé pour angle



Poteau + lisse pour départ / fin de linéaire


4 COLORIS DE POTEAUX :



Anthracite




Brun



Champagne



Vert



SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation

BON À SAVOIR :

Pour supprimer le claquement des plaques dû au vent, les coller dans le fond de la feuillure du poteau avec de la colle en cartouche type MS Polymère (coller la dernière plaque du haut à minima).

MÉHAT GIRPAV