Esite

LINK

Läpinäkyvä, turvallinen ja säältä suojaava pyörätalli julkisiin ympäristöihin.



Ver.2 / 2026.07.17

CYKLOS

LINK

Läpinäkyvä, turvallinen ja säältä suojaava pyörätalli julkisiin ympäristöihin.

LINK on moderni, lukittava ja säältä suojaava pyörätalli, joka on kehitetty kaupunkiympäristöihin ja julkisiin kohteisiin. Läpinäkyvät lasiseinät, tehokas LED-valaistus ja automaattiset liukuovet luovat turvallisen ja viihtyisän pysäköintiympäristön ympäri vuoden. Itsekantava rakenne ilman sisäpilareita tarjoaa erinomaisen saavutettavuuden ja joustavuutta tuleviin muutostarpeisiin.
LINK soveltuu erityisesti kaupunkikeskustoihin, joukkoliikenteen solmukohtiin, matkakeskuksiin ja muihin kohteisiin, joissa turvallinen pyöräpysäköinti tukee kestävää liikkumista.

Muotoilu ja toiminnallisuus

LINK on Cyklosin suunnittelema pyörätalli, joka vastaa nykyaikaisen kaupunkiympäristön vaatimuksia. Tasaiset turvalasiseinät tarjoavat hyvän näkyvyyden sisään, lisäävät turvallisuuden tunnetta ja antavat rakennukselle selkeän ja ajattoman ilmeen.
Tehokas LED-valaistus luo valoisan, turvallisen ja viihtyisän ympäristön. Täysin tiivis rakenne estää lehtien ja roskien pääsyn talliin sekä vähentää huoltotarvetta.
Automaattiset liukuovet ovat vakiovaruste, ja ne voidaan varustaa digitaalisella kulunhallintajärjestelmällä turvallista ja helppoa käyttöä varten.

Joustavuus

LINK perustuu modulaariseen järjestelmään, jonka ansiosta tallin koko voidaan mukauttaa kohteen tarpeisiin. Tallin pituus alkaa 6 metristä ja sitä voidaan jatkaa 2 metrin moduuleilla. LINK on saatavana kahdessa leveydessä sekä yhdellä tai kahdella automaattisella liukuovella. 2,8 metrin sisäkorkeus mahdollistaa kaksikerroksisten pyörätelineiden käytön. LINK suositellaan yhdistettäväksi DELTA-pyörätelineisiin tai VENTURA-kaksikerrostelineisiin, mutta se voidaan varustaa myös muilla pyörätelineillä, pollareilla ja tavarapyöräpaikoilla.
Lisävarusteina on saatavana sisäkatto, sähköpyörien pistorasiat, ECOCHARGE-latauskaapit, huoltoasemat ja pyöräpumput. Kulunhallinta voidaan integroida RFID-järjestelmään, esimerkiksi joukkoliikenteen matkakorttiin tai muihin kulunhallintaratkaisuihin.

Materiaalit

Vaihtoehto 1 – Kuumasinkitty teräs.
Vaihtoehto 2 – Kuumasinkitty ja jauhemaalattu. Vakioväri musta RAL 9005. Saatavana myös halutulla vakio-RAL-värillä.

Pilarit ja kattorunko ovat terästä. Seinät ovat kestävää ja helposti puhdistettavaa turvalasia. Katto on valmistettu umpipolykarbonaatista (PC) tai toimitetaan valmiudella viherkatolle (enimmäiskuormitus 0,5 kN/m²).

Valmius aurinkopaneelien asentamiseen katolle.

Sertifioinnit

CE-merkitty standardin EN 1090 mukaisesti. Arvioitu SundaHus Miljödata -järjestelmässä ja hyväksytty Byggvarubedömningen® -järjestelmässä.








Cyklos AB
Sähköposti: info@cyklos.fi - Puhelin: +358 9 4245 3129