Esite

BETA

Klassinen pyöräpollari turvalliseen ja vakaaseen pyöräpysäköintiin.



Ver.2 / 2026.07.17

CYKLOS

BETA

Klassinen pyöräpollari turvalliseen ja vakaaseen pyöräpysäköintiin.

BETA on vankka pyöräpollari, jossa yhdistyvät ajaton muotoilu, korkea turvallisuus ja pitkä käyttöikä. Sydämenmuotoinen lukitusosa mahdollistaa rungon turvallisen lukituksen ja luo samalla luonnollisen etäisyyden pyörien välille.

Muotoilu ja toiminnallisuus

Ajaton ja kestävä rakenne on suunniteltu julkisiin ulkotiloihin. Yhteen pollariin voidaan pysäköidä kaksi polkupyörää. Sydämenmuotoinen lukitusosa luo ilmavan ja selkeän pysäköintiratkaisun, ja integroidut pyörätuet pitävät pyörät vakaasti paikoillaan.

Turvallinen lukitus

Pyörän runko lukitaan suoraan sydämenmuotoiseen lukitusosaan. Pollari voidaan varustaa kiinteällä turvaketjulla, joka lisää turvallisuutta erityisesti kaupunkiympäristöissä ja joukkoliikenteen solmukohdissa.

Turvaketju on Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB:n hyväksymä.

Joustavuus

BETA soveltuu myös moottoripyörien ja mopojen pysäköintiin. Tällöin suositellaan turvaketjulla varustettuja pollareita, jotka asennetaan ajoneuvon suuntaisesti.
Suositeltu pollareiden keskikohtien välinen etäisyys on vähintään 900 mm.

Materiaalit

Kuumasinkitty teräs takaa pitkän käyttöiän.
Saatavana myös kuumasinkittynä ja jauhemaalattuna halutulla vakio-RAL-värillä. Vakioväri on musta RAL 9005.
Pyörätuet on valmistettu puolijäykästä ja joustavasta Lagopur®-materiaalista. Turvaketju on suojattu mustalla kutistesukalla.

Kiinnitys

Vaihtoehto 1 – Pidennetty malli maahan valettavaksi, noin 300 mm.
Vaihtoehto 2 – Asennusadapteri ja betoniperustus.

Sertifioinnit

Hyväksytty Byggvarubedömningen® -järjestelmässä.

BYGGVARU BEDÖMNINGEN






Cyklos AB
Sähköposti: info@cyklos.fi - Puhelin: +358 9 4245 3129

CYKLOS