

MÉHAT GIRPAV

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLÔTURE BÉTON

CLÔTURE SIMPLE FACE **TENDANCE**

Allier esthétique et durabilité


FABRICATION FRANÇAISE

POURQUOI CHOISIR UNE CLÔTURE SIMPLE FACE EN BÉTON ?

- **Robuste et durable :**

En béton armé, teintée dans la masse, elle est imputrescible et résiste aux intempéries

- **Esthétique :**

Reproduction parfaite de motifs originaux

- **Personnalisable :**

5 modèles de clôtures, 2 types de poteaux

- **Entretien limité :**

Une fois le minéralisant appliqué, un simple nettoyage annuel à l'eau suffit

- **100% occultante :**


Protège des regards extérieurs

- **Fabrication française :**


À partir de matériaux naturels, locaux et recyclables



- Pour un mur 100% occultant, réaliser un joint entre les plaques.
- Minéralisant coloré obligatoire pour protéger la clôture, uniformiser sa teinte et garantir sa tenue dans le temps.



Face de la plaque



Dos de la plaque

ARDOISE

Pour une intégration totale dans l'environnement

■ PLAQUE ARDOISE

Pour composer une clôture jusqu'à 2 m de haut hors sol

- 192 x 40 x 3,5 cm
- Existe également en plaque de soubassement pour panneaux rigides
- Coloris unique : Anthracite



Minéralisant coloré
MÉHAT - GIRPAV obligatoire

EXCLUSIVITÉ

BACARA

L'imitation du bois associée à la longévité du béton



■ 3 MODÈLES DE PLAQUES BACARA

Pour composer une clôture jusqu'à 2,32 m de haut hors sol

- ① Plaque 192 x 46,5 x 3,5 cm
- ② Plaque 192 x 23 x 3,5 cm
- ③ Plaque de finition cintrée 192 x 32/46 x 3,5 cm

COLORIS DISPONIBLES :



Gris béton



Anthracite



Brun rouge



Marron clair



Minéralisant coloré
MÉHAT - GIRPAV obligatoire

RÉSILLE

Pour une clôture résolument contemporaine



■ PLAQUE RÉSILLE

Pour apporter une touche d'originalité à votre clôture : associez une ou plusieurs plaques RÉSILLE avec des plaques BACARA

- 192 x 46,5 x 3,5 cm
- 4 couleurs au choix



Minéralisant coloré MÉHAT - GIRPAV obligatoire



CALYPSO

Pour une clôture aux lignes fluides et élégantes



■ PLAQUE CALYPSO

Pour apporter une finition unique à votre clôture : associez la plaque CALYPSO avec des plaques BACARA

- 192 x 40 x 3,5 cm (hauteur mini : 34 cm / maxi : 46 cm)
- 4 couleurs au choix



Minéralisant coloré MÉHAT - GIRPAV obligatoire



BELEM

L'imitation parfaite des claustras bois associée à la longévité du béton



3 MODÈLES DE PLAQUES BELEM

Pour composer une clôture jusqu'à 2 m de haut hors sol

- 1 Plaque 192 x 40 x 3,5 cm
- 2 Plaque de finition droite 192 x 40 x 3,5 cm
- 3 Plaque de finition cintrée 192 x 25/40 x 3,5 cm

COLORIS DISPONIBLES :



Cris béton



Anthracite



Brun rouge



Marron clair




Minéralisant coloré
MÉHAT - GIRPAV obligatoire

LES POTEAUX

2 TYPES DE POTEAUX À SCELLER



■ POTEAUX BÉTON



À démoulage immédiat


Section : 10 x 12 cm

2 types :

- 1 Intermédiaire : 2 feuillures
- 2 Finition : 1 feuillure

4 longueurs :

2,10 m, 2,30 m, 2,50 m ou 3 m



4 coloris :




Gris béton

Anthracite

Brun rouge

Marron clair

■ POTEAUX ALUMINIUM




1 Poteau section 7 x 8 cm

3 longueurs :
2,30 m, 2,50 m ou 2,80 m


2 Profilé aluminium section 3,3 x 4,3 cm

Longueur : 2 m

> Prévoir un profilé par départ / finition :



2 coloris :




Anthracite 7016

Noir 9005*

* Jusqu'à épuisement des stocks



PRÉCONISATIONS DE POSE



**SCELLEMENT POTEAUX :
50 CM MINIMUM***

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.

MÉHAT GIRPAV

www.cloture-beton.fr