ESITE

FLOW

Läpinäkyvä ja säältä suojaava pyörätalli moderniin julkiseen ympäristöön.



Ver.2 / 2026.07.17

CYKLOS

FLOW

Läpinäkyvä ja säältä suojaava pyörätalli moderniin julkiseen ympäristöön.

FLOW on pyörätalli, jossa klassiset muodot kohtaavat modernin arkkitehtuurin. Pyöristetyt kulmat, suuret lasipinnat ja avoin rakenne luovat turvallisen, valoisan ja helposti saavutettavan pyöräpysäköintiratkaisun kaupunkiympäristöön. Läpinäkyvä muotoilu yhdistettynä tehokkaaseen LED-valaistukseen lisää turvallisuuden tunnetta, ja pilariton sisätila mahdollistaa sujuvan pysäköinnin sekä joustavan sisustuksen. FLOW on yksi alan johtavista pyörätalliratkaisuista, ja sitä käytetään laajasti eri puolilla Pohjoismaita.

Muotoilu ja toiminnallisuus

Pehmeät muodot, tasaiset lasijulkisivut ja pyöristetyt lasikulmat luovat skandinaavisen, ajattoman ja modernin ilmeen.
Läpinäkyvä rakenne suurine lasipintoineen lisää avoimuutta ja turvallisuutta.
Valoisa ja ilmava sisätila syntyy suuren läpinäkyvyyden ja integroidun LED-valaistuksen ansiosta.
Säältä suojaava rakenne on suunniteltu pohjoismaisiin sääolosuhteisiin.

Toiminnallisuus ja saavutettavuus

Pilariton sisätila tarjoaa erinomaisen saavutettavuuden ja suuren joustavuuden.
Automaattiset liukuovet kuuluvat vakiovarustukseen ja mahdollistavat sujuvan kulun pyörän kanssa.
Lukitus on valmiiksi yhteensopiva digitaalisten kulunvalvontajärjestelmien kanssa.
Julkisivu on valmistettu turvalasista, joka on kestävä ja helppo pitää puhtaana.
Sisäkatto on saatavana lisävarusteena miellyttävämmän tilavaikutelman luomiseksi.

Turvallisuus ja kulunhallinta

Voidaan liittää digitaaliseen kulunhallintaan esimerkiksi joukkoliikennekortilla Thinktrainin Låst cykelgarage -palvelun kautta.
Thinktrain vastaa asiakastuesta ja IT-järjestelmästä, mikä vähentää tilaajan hallinnollista työtä.
Tehokas LED-valaistus kuuluu vakiovarustukseen ja lisää turvallisuutta.

Kokoonpanot ja mahdollisuudet

Suositellaan yhdistettäväksi DELTA-pyörätelineisiin tai kaksikerroksisiin VENTURA-pyörätelineisiin.
Voidaan yhdistää myös muihin Cyklosin pyörätelineisiin ja pollareihin.
Mahdollisuus integroida CARGO-paikkoja tavarapyörille.
Voidaan täydentää CARE4BIKES-huoltoasemalla ja ECOCHARGE-latauskaapilla.
Voidaan varustaa aurinkosähköjärjestelmällä.

Mallit ja mitat

Leveys: 6,5 m tai 8,0 m
Pituus: alkaen 6,0 m, laajennettavissa 2,0 metrin moduuleilla.
Saatavana yhdellä tai kahdella automaattisella liukuovella.

Materiaalit

Vaihtoehto 1 – Kuumasinkitty teräs.
Vaihtoehto 2 – Kuumasinkitty ja jauhemaalattu. Vakioväri musta RAL 9005. Saatavana myös halutulla vakio-RAL-värillä.
Seinät iskunkestävästä turvalasista, joka on kestävä ja helppo puhdistaa.
Katto umpipolykarbonaattia (PC) tai valmius viherkatolle (enimmäiskuorma 0,5 kN/m²).

Sertifioinnit

CE-merkitty standardin EN 1090 mukaisesti.
Arvioitu SundaHus Miljödata -järjestelmässä ja hyväksytty Byggvarubedömningen® -järjestelmässä.








Cyklos AB
Sähköposti: info@cyklos.fi - Puhelin: +358 9 4245 3129