



Modell CS – Compact Superior Reinigungs- und Desinfektionsgerät

HERSTELLER

Stanbridge Limited

Unit 78, Powder Mill Lane, Questor
Dartford, Kent, DA1 1JA, United Kingdom
Tel: +44 (0)1689 806500
Webseite: www.stanbridge.co.uk

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Modell CS – Compact Superior ist ein kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG), das für den Einsatz in klinischen Schmutzräumen und unreinen Arbeitsbereichen entwickelt wurde. Das Gerät bietet eine automatisierte Reinigung und thermische Hochtemperatur-Desinfektion von Bettschüsseln, Urinflaschen, Toilettenstuhlheimern und zugelassenen medizinischen Utensilien. Es unterstützt eine effektive Infektionskontrolle durch berührungslose Bedienung und kontrollierte Desinfektionszyklen.

Die Produktreihe CS Compact Superior ist in mehreren Modellvarianten erhältlich, einschließlich CS1 und CS2, um unterschiedlichen Kapazitäten und betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden.

Modellvarianten:

- CS1 Compact Superior Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- CS2 Compact Superior Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- CS3 Compact Superior Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Sofern nicht anders angegeben, gelten die Spezifikationen für die Modelle CS1, CS2 und CS3.

Abmessungen & Gewicht

| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Nettogewicht (ca. kg) |
|--------|-----------|-------------|------------|-----------------------|
| CS1 | 915 | 435 | 655 | 67 |
| CS2 | 915 | 435 | 655 | 68 |
| CS3 | 1100 | 600 | 720 | 78 |

ANSCHLÜSSE & VERSORGUNG

Wasserversorgung

- **Versorgung:** Nur Kaltwasser
- **Anschluss:** ¾" BSP Außengewinde (parallel)
- **Mindestdruck:** 0,2 bar (2,9 psi)
- **Maximaldruck:** 10 bar (145,04 psi)
- **Typischer Verbrauch:** ca. 17,5 Liter pro Zyklus
- **Überlauf:** 1 × 21 mm Bohrung, sichtbar, konform mit BS EN 15883-1 (UK-Anforderungen)

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





Elektroanschluss

- **Stromversorgung:** 230V / 50Hz / 16A, einphasig
- **Netzsicherung:** 16A
- **Steuersicherung:** 5A
- **Heizung Dampferzeuger:** 3 kW
- **Pumpenleistung:** 0,53 kW

LEISTUNG

- **Thermische Desinfektion:** ≥ 80 °C für 70 Sekunden
- **Maximale Betriebstemperatur:** ca. 85 °C
- **Geschätzte Zykluszeit:** 6–12 Minuten (zyklusabhängig)
- **Anzahl der Waschzyklen:** 2 (Flaschenreinigung und Schüsselreinigung)

KAMMER & BELADUNG

- Edelstahlkammer als Toplader oder Frontlader (modellabhängig)
- Feststehende Utensilienhalterung (modellabhängig)
- Berührungslose Deckelbedienung per Fußpedal oder Automatiksensoren

KONFORMITÄT & NORMEN

- **WRAS-Zulassung** – Zulassungs-Nr. 240102706
- Interner Vorratsbehälter mit freiem Auslauf Typ AB (Air Gap)
- Konstruiert in Übereinstimmung mit BS EN 15883-1 (UK-Anforderungen)

OPTIONEN & ZUBEHÖR

Zusätzliche Modelle, Utensilienhalterungen und optionales Zubehör sind innerhalb der CS Compact Superior Produktreihe erhältlich.

HINWEISE

- Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Zykluszeiten sind Richtwerte und können je nach Installationsbedingungen und Raumtemperatur variieren.