



Modèle CS – Laveur-Désinfecteur Compact Superior

FABRICANT

Stanbridge Limited

Unit 78, Powder Mill Lane, Questor
Dartford, Kent, DA1 1JA, United Kingdom
Tél: +44 (0)1689 806500
Site web: www.stanbridge.co.uk

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le modèle CS – Laveur-Désinfecteur Compact Superior est un appareil compact conçu pour une utilisation dans les salles de vidoirs et les zones utilitaires sales en milieu hospitalier. L'unité assure le lavage automatisé et la désinfection thermique à haute température des bassins de lit, urinaux, seaux de chaise percée et ustensiles de soins homologués. Il favorise un contrôle efficace des infections grâce à un fonctionnement mains libres et des cycles de désinfection contrôlés.

La gamme CS Compact Superior est disponible en plusieurs variantes, notamment les modèles CS1 et CS2, pour répondre à différentes capacités et exigences opérationnelles.

Variantes de modèles:

- Laveur-désinfecteur CS1 Compact Superior
- Laveur-désinfecteur CS2 Compact Superior
- Laveur-désinfecteur CS3 Compact Superior

Les spécifications s'appliquent aux modèles CS1, CS2 et CS3, sauf indication contraire.

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids net (approx. kg)
CS1	915	435	655	67
CS2	915	435	655	68
CS3	1100	600	720	78

RACCORDEMENTS

Alimentation en eau

- **Alimentation:** Eau froide uniquement
- **Raccordement:** ¾" BSP mâle parallèle
- **Pression minimale:** 0,2 bar (2,9 psi)
- **Pression maximale:** 10 bar (145,04 psi)
- **Consommation typique:** Env. 17,5 litres par cycle
- **Trop-plein:** 1 x alésage de 21 mm, visible, conforme à la norme BS EN 15883-1

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





Alimentation électrique

- **Alimentation électrique:** 230V / 50Hz / 16A, monophasé
- **Fusible secteur:** 16A
- **Fusible de commande:** 5A
- **Chauffage du générateur de vapeur:** 3 kW
- **Puissance de la pompe:** 0,53 kW

PERFORMANCE

- **Désinfection thermique:** $\geq 80^{\circ}\text{C}$ pendant 70 secondes
- **Température de fonctionnement maximale:** Env. 85°C
- **Durée estimée du cycle:** 6 à 12 minutes (selon le cycle)
- **Nombre de cycles de lavage:** 2 (Lavage flacons/urinaux et Lavage bassins)

CHAMBRE ET CHARGEMENT

- Chambre en acier inoxydable à chargement par le haut ou par l'avant (selon le modèle).
- Support d'ustensiles fixe (selon le modèle).
- Ouverture du couvercle mains libres via pédale ou capteurs automatiques.

CONFORMITÉ ET NORMES

- **Approuvé WRAS** – Approbation n° 240102706
- Réservoir de coupure interne avec garde d'air de type AB
- Conçu conformément à la norme **BS EN 15883-1** (exigences britanniques)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

D'autres modèles, supports d'ustensiles et accessoires optionnels sont disponibles dans la gamme CS Compact Superior.

REMARQUES

- Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Les durées de cycle sont indicatives et peuvent varier en fonction des conditions d'installation et de la température ambiante de la pièce.