

Il colore italiano dal 1831



# LITRON

LINEA PROFESSIONALE




Soluzioni Tecniche

**SMALTO ALCHIDICO ALTO SOLIDO**  
Extra resistenza e rapida reticolazione

[www.boero.it](http://www.boero.it)

# LITRON



## FORMULA INNOVATIVA


LITRON è uno smalto brillante alchidico ad alto solido, extra resistente a rapida reticolazione.

Assicura una copertura efficace del substrato già alla prima applicazione.

La sua qualità indiscussa ed ampiamente riconosciuta, coniuga una perfetta essiccazione con un maggior spessore per mano rispetto ad altri smalti tradizionali del mercato, come evidenziano test di laboratorio secondo ASTM D5895 (condizionamento 12 ore, 20° C e 50% di umidità relativa).



**FORMULA  
INNOVATIVA**



**RAPIDA  
RETICOLAZIONE**



**EXTRA  
RESISTENTE**

<b>ASPETTO</b>	Brillante.
<b>IMPIEGO</b>	Interni - esterni.
<b>SUPPORTI</b>	Ferro - legno.
<b>ATTREZZI</b>	Pennello - rullo.
<b>RESA</b>	14-16 m <sup>2</sup> /L per mano.
<b>DILUIZIONE IN VOLUME</b>	Pronto all'uso. Se necessario, max 4% Diluente 700-900.
<b>ESSICCAZIONE</b>	Fuori polvere: 2 ore. Secco al tatto: 4-6 ore. Sovraverniciabile: 16 ore.
<b>COLORI</b>	Bianco e Boero Colorstream.
<b>CICLO APPLICATIVO</b>	Applicazione: eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine, pitture non aderenti. Abrasivare. Su supporti non verniciati applicare 1 mano di fondo specifico. Finitura: applicare 2 mani di LITRON. Se l'antiruggine è stata applicata da più di 72 ore, si consiglia di effettuare una leggera carteggiatura prima di applicare la mano di finitura.

Dal DNA LITRON,  
«LO SMALTO» per  
autonomasia, il  
più amato ed il più  
riconosciuto, nasce  
una formula innovativa  
che evolve e migliora  
le già eccellenti  
prestazioni del prodotto.



**FORMULA  
INNOVATIVA**

Ottima distensione, dilatazione, resa e pennellabilità sono sempre stati sinonimi di LITRON, ma non solo: rappresentano la nostra firma che ci posiziona come il leader italiano della categoria.

Ideale per applicazioni in esterno, è indicato in ambienti complessi, come atmosfere marine o industriali, dove le esigenze prestazionali sono sottoposte a maggior stress e usura.




**POTERE COPRENTE: 99%**

TEST RC - RAPPORTO DI CONTRASTO: METODO INTERNO DA MU 1631

**PUNTO DI BIANCO: 94**

METODO INTERNO DA ISO 8781-1




## NUOVA TECNOLOGIA ESSICCANTE

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI SOVRAVERNICIABILITÀ

## RETICOLAZIONE CALBRATA E UNIFORME

RIDUZIONE DELLA TENDENZA AL RAGGRINZIMENTO


La nuova formulazione garantisce un'essiccazione uniforme e un film compatto e duraturo: grazie ai tempi di reticolazione corretti sulle strutture trattate non si riscontrano aumenti di presa di polvere o inestetici raggrinzimenti.



**RAPIDA  
RETICOLAZIONE**

## DRY RECORDER TEST

Test di laboratorio realizzati in base allo standard internazionale ASTM D5895



 **Periodo di reticolazione del film**

L'extra gloss, la fedeltà e la riproducibilità di tinta, abbinate alla compattezza superficiale, rimangono non soltanto inalterate, ma ulteriormente potenziate.



**EXTRA  
RESISTENTE**

Incrementata anche la durezza superficiale: il metodo Persoz secondo norma ISO 1522, dimostra eccellenti performances di compattezza e resistenza a sollecitazione meccaniche prolungate.



## ACCETTAZIONE DELLA PASTA COLORANTE FINO AL 15%

MAGGIORE COPERTURA, FEDELITÀ E COSTANZA DI TINTA

## GLOSS SUPERIORE: 92%

ISO 2813 A 60°




## I VALORI DELL'ECCELLENZA


Sottoposto ai più severi test comparativi di laboratorio, LITRON esprime valori esecutivi mai raggiunti. Migliorate, soprattutto, le specifiche tecniche che i professionisti maggiormente si attendono da un prodotto dall'affidabilità superiore: punto di bianco, durezza, stabilità e durata, piacevolezza applicativa ed estetica. Eccellenza qualitativa che solo «LO SMALTO» icona del mercato può assicurare.

LITRON. LO SMALTO.

La professionalità sfida il tempo.



	<b>LITRON</b>	<b>I MIGLIORI SMALTI DEL MERCATO</b>
<b>GLOSS 60° ISO 2813</b>	4,5	4,5
<b>TEMPO ESSICCAZIONE ASTM D5895</b>	5	2,5
<b>DUREZZA PERSOZ ISO 1522</b>	4,5	4
<b>POTERE COPRENTE RC Metodo interno da MU 1631</b>	5	4,5
<b>PUNTO DI BIANCO RY Metodo interno da ISO 8781-1</b>	5	3,5
<b>TEST APPLICATIVO</b>	4,5	4
<b>ETICHETTATURA CLP</b>	4,5	4
	<b>33</b>	<b>27</b>



**Boero Bartolomeo S.p.A.**  
Via G. Macaggi, 19  
16121 Genova - Italy  
Tel. +39 010 5500.1  
Fax +39 010 5500300  
sales.boero@boero.it  
www.boero.it



**Boero - Il colore italiano dal 1831**

