

*Solo para los que
pueden elegir lo mejor*

UNIPLAS® Aero Plus

*El único manto que puedes aplicar
aún en época de lluvias.*

¡NUNCA FALLA!

**15 años de doble garantía
por escrito.**

**Certificado
por
laboratorios
oficiales**

RESUELVE CON



imperquimia®



RESUELVE CON




Video de
aplicación

Uniplas® Aero Plus

Su diseño de canales interconectados, da salida al agua atrapada en la losa, sin que se formen bolsas o levanten traslapes.

UNIPLAS® AERO PLUS
(libre de abolsamientos)

**CANALES
INTERCONECTADOS
CON DISEÑO
EXCLUSIVO DE IQ**



UNIPLAS® AERO PLUS

- Mayor cantidad de canales con interconexión a cada 15 cm.
- 3 bandas de adherencia contra desprendimiento

UNIPLAS® AERO PLUS 4.5 PG
15 AÑOS DE SEGURIDAD ABSOLUTA

• Más años de servicio sin fallas

• Sin roturas

• Sin bolsas

• Sin despegues

• Semiflotante


• Soporta más movimientos

• 100% impermeable

• El mejor costo / beneficio

**¡Nunca
falla!**

Tenemos más de
medio siglo
protegiendo lo más
preciado para usted.



Las obras con **Uniplas® Aero Plus SBS 4.5 PG** nunca han tenido una gotera.
Su patrimonio está seguro con **Imperquimia**.

Muestra Uniplas® Aero Plus SBS 4.5 PG

PUNTOS SUPERIORES UNIPLAS® AERO PLUS

Cualidades	UNIPLAS® AERO PLUS	Otros
Gravilla	Terminada con esmalte cerámico horneado a fuego directo. No se deslava. Mantiene el color original por más años.	Pintada, no horneada. Se deslava. Se decolora en poco tiempo.
Caída de gravilla	Menor al 1%, sin desprendimientos. Cumple y supera la norma NMX-C-437-2004 de ONNCCE. Más años sin goteras.	Más de 3% de desprendimiento, reduciendo la protección contra los rayos UV. No cumple NORMA 11-437.
Refuerzo	Con refuerzo de poliéster de 180g/m ² con 40% de elongación, evitando agrietamientos. Libre de encogimientos.	El manto se contrae al enfriar y quedan los traslapes al descubierto.
Saturación	Pasa por 2 tinas de saturación eliminando 100% la presencia de poros que causan filtraciones.	Pasa solo por 1 tina de saturación. Puede presentar poros que permitan el paso de agua.
Espesor	Control automático de espesor que garantiza la fortaleza a todo lo largo del rollo. Sin puntos débiles.	Control manual de espesor, pudiendo crear zonas más delgadas en el manto, con fallas prematuras.
Canales discontinuos	Sus canales interconectados permiten una ventilación rápida y segura del vapor de agua sin que aparezcan goteras o humedades en el interior.	No tiene canales interconectados, durante su colocación deja sin salida al agua atrapada, produciendo bolsas, rupturas y separación de traslapes, generando goteras y humedades.

Síguenos en nuestras redes sociales



@Imperquimia



GpolImperquimia



@Imperquimia



Grupo Imperquimia



@imperquimiamx

Distribuidor / Centro de Venta

* PLANTA

Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Los Reyes Acozac,
C.P. 55755, Tecámac Edo. de México.
Tel. 779 796 2220

CENTRO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA

Periférico Sur #5183, Col. Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14030, Ciudad de México.
Tel. 55 5665 9508



800 (7378358)
RESUELVE

 **imperquimia.mx**