

SIMES



Nouveautés 2025

Éclairer la voie

Aujourd'hui plus que jamais, la capacité à regarder en avant, lire et interpréter le changement est un facteur déterminant pour le succès d'une entreprise.

Une fois encore, Simes fait de **l'innovation, du design, et du bien-être son manifeste**, et présente ses dernières créations avec l'enthousiasme de ceux qui veulent impressionner et offrir leur vision du changement. Une approche orientée vers l'avenir, toujours centrée sur la prochaine étape de l'interprétation de l'éclairage sous toutes ses formes.

Notre philosophie « **Éclairer la voie** » se traduit par une recherche constante de la beauté. Une beauté qui découle des **proportions harmonieuses** d'un objet en dialogue avec l'espace et l'architecture ; du **bien-être** procuré par un éclairage contrôlé, ajustable et confortable ; et de l'étude de **solutions flexibles** en mesure de répondre aux besoins des designers et qui inspirent des configurations d'éclairage innovantes.

Les interactions permanentes avec le marché et les professionnels de l'industrie, associées aux collaborations avec des designers qui savent interpréter l'identité de l'entreprise, génèrent de nouveaux scénarios créatifs.

AIR-LIGHTING, le **nouveau système d'éclairage aérien** qui sera dévoilé par Simes lors du salon EuroLuce 2025, est l'un des exemples les plus représentatifs de cette fusion entre intention et inspiration. Conçu à l'origine comme une lampe de sol d'extérieur, le projet a évolué pour devenir un système de suspension innovant, composé d'un réseau de cordes et de câbles tendus. Son extraordinaire flexibilité spatiale, combiné avec l'esthétique signature de Simes à la fois technique et minimaliste, en font une solution unique, extensible et adaptable, qui permet de répondre aux exigences complexes en matière de design.

Cette année, Simes fait franchir un nouveau cap au concept du mât urbain en intégrant de multiples fonctions dans un seul élément conçu pour améliorer le **confort, la sécurité et la connectivité** dans les espaces publics comme privés.

Avec le nouveau système SHIFT PRO, la flexibilité extrême de l'éclairage rendue possible par les têtes d'éclairage modulaires et ajustables est complétée par la possibilité d'intégrer des caméras de surveillance, des haut-parleurs, des points d'accès Wi-Fi et des prises de chargement. Cela permet à une ville intelligente et en évolution constante de satisfaire ses besoins croissants.


L'entreprise consolide encore davantage son identité stylistique avec le développement de MOOD, un nouveau diffuseur sans verre de protection, qui combine des effets d'éclairage avant et de rétroéclairage. **Sa forme épurée et l'équilibre dans les proportions**, les détails, ainsi que les fonctionnalités techniques et technologiques en font un exemple emblématique de la méthode de Simes pour la conception d'un objet d'éclairage.

La recherche sur le contrôle de l'éclairage est toujours un pilier essentiel du développement de toute nouvelle solution. Grâce à FIELD, la nouvelle borne équipée de capteurs de mouvement et d'optiques conçus pour éviter la dispersion de la lumière vers le ciel, il est possible d'obtenir un éclairage **efficace, efficient et durable**.

L'exploration du domaine des couleurs, que ce soit la technologie RGBW ou Tunable White, est toujours une tendance en pleine croissance. La décision de proposer de nouvelles versions et une gamme étendue avec **différentes possibilités chromatiques** ouvre la voie à des solutions de plus en plus personnalisables.

Air-Lighting

Système de suspension



Holscher Design



www.simes.it/air-lighting



AIR-LIGHTING

Air-Lighting est un système d'éclairage suspendu d'extérieur innovant qui est aussi idéal pour les environnements intérieurs, et conçu pour garantir une liberté d'installation maximale et une esthétique épurée et moderne. Grâce à ses cordes en fil d'acier et à ses points d'ancrage multiples, il permet également des configurations sur mesure dans toutes les situations.

La fixation peut être réalisée au mur ou au plafond à l'aide de roses (pour le support ou l'électrification) ou, en l'absence de surfaces d'ancrage, également via un mât de support à sceller dans le béton ou en utilisant une base avec un conteneur de contre-poids.

Le modèle Flower Zoom 60 Comfort ajustable (optique réglable de 22° à 43°) garantit un éclairage dynamique de haute qualité, alors que la forte résistance mécanique (IK07) et la protection IP65 en font une solution durable et fiable dans le temps.

Disponible dans différentes variantes et avec une alimentation à distance, Air-Lighting transforme n'importe quel environnement en un espace suspendu sans encombrer, créant ainsi un effet scénique unique.

INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE III ⚡

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 07

COULEURS

.01 Blanc

.09 Noir

DESIGN DÉPOSÉ
BREVETÉ

Mât de support
Ø 76 mm
Height 3500 mm



Flower Zoom 60 Comfort

Luminaire à optique ajustable de 22° à 43°. Fourni avec 15 m de câble électrique renforcé avec des fibres d'aramide.

LED MODULE **3000K** CRI90 880lm 8,3W
(sur demande 2700K CRI90 833lm)
(sur demande 4000K CRI90 955lm)
24Vdc PWM

Nécessite une alimentation à distance en tension constante de 24 V CC



Cordon en métal

Corde en acier tressé en noir PA12, longueur de 15 m.




Pince de serrage

Fabriquée en laiton chromé, utilisée pour fixer le cordon en métal au mur (avec des ancrages non fournis) ou sur la rose.



Rose de plafond de support ou d'électrification

Ø 250mm, H 46mm
Fabriquée en aluminium peint, permet de fixer la pince et le cordon en métal au mur ou le câble électrique.



Base pour support et conteneur de contre-poids

Ø 350mm, H 600mm
Afin de garantir la stabilité en l'absence de fixations au sol, le conteneur doit contenir deux bacs de sable, de 25 kg chacun.




Bride à sceller dans le béton
Hauteur 1600 mm
(H 800 mm au-dessus du sol)




AIR-LIGHTING « triangle » (1 point d'alimentation)

Zone dans laquelle les points d'éclairage peuvent être positionnés.




Le positionnement du luminaire dans la zone triangulaire formée par les trois points de fixation est déterminé en verrouillant la sphère d'ancrage. Cette sphère sert d'élément de jonction entre le câble d'alimentation et le cordon en métal, qui, une fois bien tendu, définit la position du luminaire dans l'espace en trois dimensions. La sphère d'ancrage permet également d'ajuster la hauteur du luminaire par rapport au point d'intersection entre le câble électrique et le cordon en métal.


CONFIGURATION INÉGALE AVEC 1 CORDON EN MÉTAL POUR CHAQUE LUMINAIRE (MAX. 4 LUMINAIRES)




CONFIGURATION CARRÉE AVEC 1 CORDON EN MÉTAL POUR CHAQUE LUMINAIRE (MAX. 4 LUMINAIRES)



CONFIGURATION LINÉAIRE AVEC 1 CORDON EN MÉTAL POUR 2 LUMINAIRES (MAX. 4 LUMINAIRES)






CONFIGURATION AVEC 1 ROSE + PINCES DE SERRAGE DE FILS

Les câbles électriques sont tous connectés à une rose branchée sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support peuvent être fixés à l'aide de pinces de serrage, qui peuvent être positionnées individuellement à n'importe quel emplacement au mur ou au plafond.

- S.0902W

Système de suspension avec 2 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 1 rose et pinces de serrage de fils (Nécessite une alimentation à distance)
- S.0904W

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 1 rose et pinces de serrage de fils (Nécessite une alimentation à distance)




ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À DISTANCE :

- S.2423

GRADABLE BOX IP55 DALI pour max 6 luminaires 60W 230V/24Vdc IP55 CLASS II SELV Frequency PWM 2kHz Dimensions 260mm x240mm x100mm
- S.2416

GRADABLE DALI IP67 pour max 6 luminaires 75W 230V/24Vdc IP67 CLASS II SELV PWM Frequency 244kHz Dimensions 280mm x40mm x28mm
- S.2421

GRADABLE DALI IP20 pour max 6 luminaires 60W 230V/24Vdc IP20 CLASS II SELV PWM Frequency ~1kHz Dimensions 225mm x43mm x29,8mm




CONFIGURATION AVEC 3 ROSES


Les câbles électriques sont tous connectés à une rose branchée sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support peuvent être fixés sur deux autres roses non électrifiées, placées sur deux points au mur ou au plafond.

- S.0912W

Système de suspension avec 2 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 3 roses (Nécessite une alimentation à distance, page 8)
- S.0914W

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 3 roses (Nécessite une alimentation à distance, page 8)






CONFIGURATION AVEC 2 ROSES + 1 MÂT DE SUPPORT

Les câbles électriques peuvent être connectés à une rose ou un mât branché sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support sont fixés sur les deux autres points non électrifiés (rose + mât ou deux roses).

- S.0922W**

Système de suspension avec 2 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 2 roses et 1 mât de support (Nécessite une alimentation à distance, page 8)
- S.0924W**

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 2 roses et 1 mât de support (Nécessite une alimentation à distance, page 8)




ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES POUR CHAQUE MÂT :

(Dans cette configuration, un équipement est requis, au choix entre une bride ou une base de support)

- 

S.0908
Bride d'ancrage
Bride d'ancrage à sceller dans le béton
- Ou
- 

S.0909
Base de support et conteneur de contre-poids
(Il peut contenir jusqu'à 2 sacs de sable de 25 kg chacun)
Dans la mesure du possible, la base peut être ancrée au sol à l'aide de vis de fixation.
Le conteneur peut accueillir l'alimentation à distance.




CONFIGURATION AVEC 1 ROSE + 2 MÂTS DE SUPPORT

Les câbles électriques peuvent être connectés à une rose ou un mât branché sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support sont fixés sur les deux autres points non électrifiés (rose + mât ou deux mâts).

- S.0932W**

Système de suspension avec 2 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 1 rose et 2 mâts de support (Nécessite une alimentation à distance, page 8)
- S.0934W**

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 1 rose et 2 mâts de support (Nécessite une alimentation à distance, page 8)




ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES POUR CHAQUE MÂT :

(Dans cette configuration, un équipement est requis, au choix entre une bride ou une base de support)

- 

S.0908
Bride d'ancrage
Bride d'ancrage à sceller dans le béton
- Ou
- 

S.0909
Base de support et conteneur de contre-poids
(Il peut contenir jusqu'à 2 sacs de sable de 25 kg chacun)
Dans la mesure du possible, la base peut être ancrée au sol à l'aide de vis de fixation.
Le conteneur peut accueillir l'alimentation à distance.




CONFIGURATION AVEC 3 MÂTS DE SUPPORT

Les câbles électriques sont connectés sur un mât branché sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support sont fixés sur les deux autres mâts non électrifiés.

- S.0942W**

Système de suspension avec 2 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W with 3 support poles
(Nécessite une alimentation à distance, page 8)
- S.0944W**

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W with 3 support poles
(Nécessite une alimentation à distance, page 8)



ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES POUR CHAQUE MÂT :

(Dans cette configuration, un équipement est requis, au choix entre une bride ou une base de support)

- 

S.0908
Bride d'ancrage
Bride d'ancrage à sceller dans le béton
- Ou
- 

S.0909
Base de support et conteneur de contre-poids
(Il peut contenir jusqu'à 2 sacs de sable de 25 kg chacun)
Dans la mesure du possible, la base peut être ancrée au sol à l'aide de vis de fixation.
Le conteneur peut accueillir l'alimentation à distance.






AIR-LIGHTING « rectangle » (2 points d'alimentation)

Zone dans laquelle les points d'éclairage peuvent être positionnés.




Le positionnement du luminaire dans la zone rectangulaire formée par les trois points de fixation est déterminé en verrouillant la sphère d'ancrage. Cette sphère sert d'élément de jonction entre le câble d'alimentation et le cordon en métal, qui, une fois bien tendu, définit la position du luminaire dans un espace en trois dimensions. La sphère d'ancrage permet également d'ajuster la hauteur du luminaire par rapport au point d'intersection entre le câble électrique et le cordon en métal.


CONFIGURATION LINÉAIRE AVEC 1 CORDON EN MÉTAL POUR 2 LUMINAIRES (MAX. 8 LUMINAIRES)




CONFIGURATION RECTANGULAIRE AVEC 1 CORDON EN MÉTAL POUR 2 LUMINAIRES (MAX. 8 LUMINAIRES)



CONFIGURATION OCTOGONALE AVEC 1 CORDON EN MÉTAL POUR 2 LUMINAIRES (MAX. 8 LUMINAIRES)





CONFIGURATION AVEC 2 ROSES + PINCES DE SERRAGE DE FILS


Les câbles électriques sont connectés à deux roses branchées sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support peuvent être fixés à l'aide de pinces de serrage, qui peuvent être positionnées individuellement à n'importe quel emplacement au mur ou au plafond.

- S.0954W**

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 2 roses et pinces de serrage de fils (Nécessite une alimentation à distance)
- S.0956W**

Système de suspension avec 6 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 2 roses et pinces de serrage de fils (Nécessite une alimentation à distance)
- S.0958W**

Système de suspension avec 8 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 2 roses et pinces de serrage de fils (Nécessite une alimentation à distance)



ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À DISTANCE :

- 

S.2423

GRADABLE BOX IP55 DALI
pour max 6 luminaires
60W 230V/24Vdc
IP55 CLASS II SELV Frequency PWM 2kHz
Dimensions 260mm x240mm x100mm

S.2425

GRADABLE BOX IP55 DALI
pour max 8 luminaires
90W 230V/24Vdc
IP55 CLASS II SELV Frequency PWM 2kHz
Dimensions 260mm x240mm x100mm
- 

S.2416

GRADABLE DALI IP67
pour max 6 luminaires
75W 230V/24Vdc
IP67 CLASS II SELV PWM Frequency 244kHz
Dimensions 280mm x40mm x28mm

S.2426


DIMMABLE DALI IP67
pour max 8 luminaires
120W 230V/24Vdc
IP67 CLASS II SELV PWM Frequency 2,5kHz
Dimensions 191mm x63mm x37,5mm
- 

S.2421

GRADABLE DALI IP20
pour max 6 luminaires
60W 230V/24Vdc
IP20 CLASS II SELV PWM Frequency ~1kHz
Dimensions 225mm x43mm x29,8mm

S.2449

GRADABLE DALI IP20
pour max 8 luminaires
100W 230V/24Vdc
IP20 CLASS II SELV PWM PWM Frequency <3,6kHz
Dimensions 293mm x43mm x30mm



CONFIGURATION AVEC 4 ROSES


Les câbles électriques sont connectés à deux roses branchées sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support peuvent être fixés sur deux autres roses non électrifiées, placées sur deux points au mur ou au plafond.


- S.0964W**

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 4 roses (Nécessite une alimentation à distance, page 18)
- S.0966W**

Système de suspension avec 6 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 4 roses (Nécessite une alimentation à distance, page 18)
- S.0968W**

Système de suspension avec 8 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 4 roses (Nécessite une alimentation à distance, page 18)





CONFIGURATION AVEC 2 ROSES + 2 MÂTS DE SUPPORT


Les câbles électriques peuvent être connectés à deux roses ou deux mâts branchés sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support sont fixés sur les deux autres points non électrifiés (roses ou mâts).

- S.0974W**

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 2 roses et 2 mâts de support (Nécessite une alimentation à distance, page 18)
- S.0976W**

Système de suspension avec 6 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 2 roses et 2 mâts de support (Nécessite une alimentation à distance, page 18)
- S.0978W**

Système de suspension avec 8 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 2 roses et 2 mâts de support (Nécessite une alimentation à distance, page 18)




ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES POUR CHAQUE MÂT :

(Dans cette configuration, un équipement est requis, au choix entre une bride ou une base de support)

- 

S.0908
Bride d'ancrage
Bride d'ancrage à sceller dans le béton
- Ou
- 

S.0909
Base de support et conteneur de contre-poids
(Il peut contenir jusqu'à 2 sacs de sable de 25 kg chacun)
Dans la mesure du possible, la base peut être ancrée au sol à l'aide de vis de fixation.
Le conteneur peut accueillir l'alimentation à distance.



CONFIGURATION AVEC 4 MÂTS DE SUPPORT


Les câbles électriques sont connectés sur deux mâts branchés sur la ligne d'alimentation, alors que les cordons de support sont fixés sur les deux autres mâts non électrifiés.

- S.0984W**

Système de suspension avec 4 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 4 mâts de support (Nécessite une alimentation à distance, page 18)
- S.0986W**

Système de suspension avec 6 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 4 mâts de support (Nécessite une alimentation à distance, page 18)
- S.0988W**

Système de suspension avec 8 x Flower Zoom 60 Comfort 24Vdc 8,3W avec 4 mâts de support (Nécessite une alimentation à distance, page 18)



ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES POUR CHAQUE MÂT :

(Dans cette configuration, un équipement est requis, au choix entre une bride ou une base de support)


- 

S.0908
Bride d'ancrage
Bride d'ancrage à sceller dans le béton
- Ou
- 

S.0909
Base de support et conteneur de contre-poids
(Il peut contenir jusqu'à 2 sacs de sable de 25 kg chacun)
Dans la mesure du possible, la base peut être ancrée au sol à l'aide de vis de fixation.
Le conteneur peut accueillir l'alimentation à distance.

AIR-LIGHTING « rectangle » (2 points d'alimentation)





Mood

Double diffuseur à montage au
plafond et à montage mural



www.simes.it/mood



MOOD

Mood est un éclairage mural et de plafond qui combine une esthétique essentielle et une technologie avancée pour créer des scénarios d'éclairage personnalisés. Mood n'utilise pas de verre de diffusion ou de protection car il est équipé de deux bandes de LED en silicone : l'une positionnée à l'avant pour une émission de lumière directe et l'autre à l'arrière du dispositif pour un effet d'éclairage indirect vers le mur. Mood crée une ambiance douce et charmante, idéale pour les espaces résidentiels, commerciaux et hôteliers haut de gamme. Grâce à l'éclairage Tunable White (2200 K-4000 K) et RGBW (W = 3000 K), ainsi qu'à la compatibilité avec les systèmes DALI et DMX, Mood permet une gestion flexible de l'éclairage, pour une intégration dans divers scénarios de design. L'absence de verre, associée à la protection IP65 et à la résistance IK10, garantit la fiabilité au fil du temps, même dans les environnements extérieurs les plus exposés.

MOOD 250 MONOCHROME

Dans la version MOOD 250, l'éclairage avant et le rétroéclairage peuvent être allumés, éteints et réglés en intensité en même temps. Cependant, il est possible d'éteindre l'éclairage avant et de laisser l'effet d'éclairage indirect du rétroéclairage allumé.

MOOD 350 MONOCHROME

Dans la version MOOD 350, l'éclairage avant et le rétroéclairage peuvent être allumés, éteints et réglés en intensité séparément et indépendamment.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Boîtier en aluminium moulé sous pression fortement résistant à la corrosion. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Supports en silicone. Double peinture par poudre.

DESIGN DÉPOSÉ BREVETÉ

INDICE DE PROTECTION IP65

CLASSE D'ISOLATION CLASSE I ⊕

RÉSISTANCE MÉCANIQUE IK 10

COULEURS

.01	Blanc
.09	Noir



MOOD 250
Rétroéclairage




MOOD 250
Éclairage avant + rétroéclairage



MOOD 350
Rétroéclairage



MOOD 350
Éclairage avant + rétroéclairage




MOOD 350
Éclairage avant



Avant





Arrière





S.6900W
LED MODULE **3000K** CRI90 1008lm 14,5W
(sur demande 2700K CRI90 940lm)
(sur demande 4000K CRI90 1100lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

N.B.
Les deux bandes LED (éclairage avant et rétroéclairage) sont connectées à la même alimentation, de sorte qu'elles peuvent être allumées, éteintes et réglées en intensité simultanément. Il est également possible d'allumer et d'éteindre l'éclairage avant, alors que la bande LED de rétroéclairage reste allumée.




S.6905W
LED MODULE **3000K** CRI90 1472lm 21W
(sur demande 2700K CRI90 1384lm)
(sur demande 4000K CRI90 1620lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

N.B.
Les bandes LED (éclairage avant et rétroéclairage) sont connectées sur deux alimentations différentes, ce qui permet de les allumer, les éteindre et les régler en intensité indépendamment l'une de l'autre.



S.6905T
LED MODULE TUNABLE WHITE **2200K-4000K**
CRI90 1045lm 26W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI




S.6908J
LED MODULE **RGB-W (W=3000K)**
CRI90 30,5W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DMX

N.B.
Dans les versions Tunable White et RGBW, les bandes LED (éclairage avant et rétroéclairage) peuvent uniquement être allumées, éteintes et réglées en intensité simultanément.




Minishift

Borne et Mât



Ø102



www.simes.it/minishift



MINISHIFT

Minishift est une gamme de mâts et d'éléments urbains au design élégant, équipés de spots LED ajustables intégrés dans la structure cylindrique. Chaque tête peut tourner à 360° et être inclinée alors que le spot intégré peut être basculé jusqu'à 90° et orienter le faisceau lumineux dans n'importe quelle direction. Disponible dans trois versions standard (H635, H950, H3285), il offre la possibilité d'ajouter deux têtes supplémentaires. Fabriqué en aluminium avec une protection IP66 et une résistance IK10, il est idéal pour les parcs, les squares et les chemins piétons.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Profilé en aluminium extrudé (mât), boîtier en aluminium moulé (élément supérieur et élément d'éclairage) avec une forte résistance à la corrosion. Diffuseur en verre renforcé ultra clair transparent de 5 mm d'épaisseur. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Luminaire fourni avec 2 x câbles en néoprène H05RN-F et connecteurs pour les raccordements de plusieurs têtes. Double peinture par poudre.

DESIGN DÉPOSÉ

INDICE DE PROTECTION
IP66



CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II ☐

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 10



COULEURS

.09 Noir


.24 Gris anthracite



MINISHIFT BORNE
H 635mm 1 tête




S.1451W BORNE 1 TÊTE avec 51° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1452W BORNE 1 TÊTE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH





S.2148
EMBASE DE FIXATON pour MINISHIFT BORNE Ø 102mm
Embase à sceller pour fixation au sol (béton)




Têtes supplémentaires
(voir pages suivantes)

Possibilité d'ajouter jusqu'à deux têtes supplémentaires à la BORNE LUMINEUSE MINISHIFT H635, ce qui permet d'obtenir une configuration de deux à trois têtes maximum.

MINISHIFT BORNE
H 950mm 1 tête




S.1456W BORNE 1 TÊTE avec 51° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1457W BORNE 1 TÊTE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.2148
EMBASE DE FIXATON pour MINISHIFT BORNE Ø 102mm
Embase à sceller pour fixation au sol (béton)




Têtes supplémentaires
(voir pages suivantes)

Possibilité d'ajouter jusqu'à deux têtes supplémentaires à la BORNE LUMINEUSE MINISHIFT H950, ce qui permet d'obtenir une configuration de deux à trois têtes maximum.


MINISHIFT MÂT
1 tête



S.1460W MÂT 1 TÊTE avec 16° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1461W MÂT 1 TÊTE avec 51° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1462W MÂT 1 TÊTE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Mât en aluminium Ø 102 H 3000mm inclus.
Le mât doit être fixé à la base d'ancrage (S.1469) pour pouvoir être enterré en toute sécurité dans le béton, ou base de fixation (S.1468).



Équipement obligatoire au choix entre la base d'ancrage ou de fixation pour le mât Minishift



S.1469
BASE D'ANCRAGE POUR MÂT MINISHIFT
Bride d'ancrage à sceller dans le béton



OU
S.1468
BASE DE FIXATION POUR MÂT MINISHIFT
Base à fixer sur le béton





Têtes supplémentaires
(voir pages suivantes)


Possibilité d'ajouter jusqu'à deux têtes supplémentaires à la MÂT LUMINEUSE MINISHIFT H3285, ce qui permet d'obtenir une configuration de deux à trois têtes maximum.

Têtes supplémentaires


Ajouts possibles à MINISHIFT BORNE LUMINEUSE ET MÂT MINISHIFT PRO jusqu'à deux têtes supplémentaires, pour obtenir une configuration à deux ou trois têtes maximum.




S.1465W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec 16° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1466W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec 51° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1467W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



Shift Pro

Éclairage urbain



Tête supérieure
compatible pour un
point d'accès Wi-Fi


Luminaire

Caméra de
sécurité

Haut-parleur

Porte avec
prise électrique

Ø150



www.simes.it/shift-pro



SHIFT PRO

SHIFT PRO est l'évolution de la gamme MINISHIFT : un élément urbain plus grand (Ø150 mm), plus puissant et polyvalent qui peut être équipé avec jusqu'à quatre têtes avec différentes fonctions. Le mât standard est équipé d'une tête d'éclairage ajustable et à intensité variable DALI, sur laquelle il est possible d'ajouter jusqu'à trois têtes supplémentaires, parmi les équipements suivants : éléments d'éclairage supplémentaires, une caméra de sécurité IP67, un haut-parleur IP65 ou une tête supérieure compatible pour un point d'accès Wi-Fi.

Une porte avec une prise électrique pour charger des scooters électriques ou des vélos électriques est également disponible comme accessoire. Cette flexibilité en fait un élément multifonction pour la sécurité et la gestion intelligente des espaces publics, des zones urbaines et des environnements privés.

Avec un indice de protection IP66 et une résistance à l'impact IK10, il est conçu pour garantir la fiabilité et la durabilité dans toutes les configurations. Un véritable hub technologique qui combine harmonieusement éclairage, sécurité et connectivité dans une seule solution élégante et performante.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Profilé en aluminium extrudé (mât et partie supérieure), boîtier en aluminium moulé (élément d'éclairage) avec une forte résistance à la corrosion. Diffuseur en verre renforcé ultra clair transparent de 8 mm d'épaisseur. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Luminaire fourni avec 2 x câbles en néoprène H05RN-F et connecteurs pour les raccordements de plusieurs têtes. Double peinture par poudre.

DESIGN DÉPOSÉ BREVETÉ

INDICE DE PROTECTION
IP66

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II ☐

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 10

COULEURS

.09 Noir

.24 Gris anthracite

Luminaire



Caméra
de sécurité



Haut-parleur





Tête supérieure
compatible pour un
point d'accès Wi-Fi




Porte avec prise
électrique (type
Schüko)




SHIFT PRO MÂT
1 tête



S.1480W MÂT 1 TÊTE avec 19° optique
LED MODULE **3000K** CRI80 4216lm 26,7W
(sur demande 2700K CRI80 3996lm)
(sur demande 4000K CRI80 4267lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1481W MÂT 1 TÊTE avec 56° optique
LED MODULE **3000K** CRI80 4216lm 26,7W
(sur demande 2700K CRI80 3996lm)
(sur demande 4000K CRI80 4267lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1482W MÂT 1 TÊTE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI80 4216lm 26,7W
(sur demande 2700K CRI80 3996lm)
(sur demande 4000K CRI80 4267lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Mât en aluminium Ø 150 H 2950mm inclus.
Le mât doit être fixé à la base d'ancrage (S.1489) pour
pouvoir être enterré en toute sécurité dans le béton, ou
base de fixation (S.1488).

Équipement obligatoire au choix entre
la base d'ancrage ou de fixation pour le
mât Shift PRO



S.1489
BASE D'ANCRAGE POUR MÂT Shift PRO
Bride d'ancrage à sceller dans le béton



OU
S.1488
BASE DE FIXATION POUR MÂT Shift PRO
Base à fixer sur le béton

Standard
Shift PRO
Mât
1 tête

+1

+2



+3

Têtes supplémentaires


Possibilité d'ajouter jusqu'à deux têtes
supplémentaires à la MÂT LUMINEUSE SHIFT
PRO H3464, ce qui permet d'obtenir une
configuration de deux à trois têtes maximum.

Têtes
supplémentaires


Ajouts possibles à MÂT SHIFT
PRO jusqu'à deux têtes
supplémentaires, pour obtenir
une configuration à deux ou trois
têtes maximum



S.1490W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec 19° optique
LED MODULE **3000K** CRI80 4216lm 26,7W
(sur demande 2700K CRI80 3996lm)
(sur demande 4000K CRI80 4267lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1491W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec 56° optique
LED MODULE **3000K** CRI80 4216lm 26,7W
(sur demande 2700K CRI80 3996lm)
(sur demande 4000K CRI80 4267lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1492W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI80 4216lm 26,7W
(sur demande 2700K CRI80 3996lm)
(sur demande 4000K CRI80 4267lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH






S.1498 TÊTE SUPPLÉMENTAIRE AVEC CAMÉRA
Caméra IP67 passive, 4 MP avec lentille 2,8 mm fixe
IR jusqu'à 30 mètres,
PoE
Compatible protocole ONVIF



S.1499 TÊTE SUPPLÉMENTAIRE AVEC HAUT-PARLEUR
Puissance absorbée nominale 10 W
Puissance absorbée maximale 20 W
Impédance nominale 80 hm
Tension nominale 100 V
Sensibilité 1 W/1 m 87 dB
Réponse de fréquence 100-20 K Hz
IP 65




**S.1496 TÊTE SUPÉRIEURE COMPATIBLE
POUR UN POINT D'ACCÈS WI-FI**
Conçu pour un point d'accès réseau Wi-Fi.
La tête présente un diamètre de compartiment de
110 mm et une hauteur de 400 mm, prévus pour
contenir des périphériques Wi-Fi disponibles dans le
commerce.
Périphériques et antennes non inclus.





Accessoires



S.1497 PORTE IP54 AVEC PRISE ÉLECTRIQUE SCHÜKO

Trappe IP54 et avec une prise électrique intégrée de type SCHÜKO pour alimenter des appareils électroniques en extérieur.
Disponible sur demande avec des prises FIELD électriques européennes.







Field

Borne



www.simes.it/field



Field est une borne urbaine et un mât conçu pour des performances d'éclairage élevées dans des environnements publics et résidentiels. Avec une structure solide et une esthétique épurée et moderne, Field diffuse une lumière homogène et bien répartie, est disponible avec une émission à 180° (avec 6 fenêtres) ou une émission à 360° (avec 12 fenêtres), et s'adapte parfaitement aux chemins piétons, aux parcs et aux squares. L'intégration du pilote DALI permet un contrôle dynamique de la luminosité, améliorant ainsi l'efficacité et le confort visuel.

FIELD est également disponible en version PLUG (PRISE) et en version SENSOR (CAPTEUR).

FIELD PLUG intègre une porte de catégorie IP54 avec une prise électrique pour alimenter des appareils électroniques en extérieur.

FIELD SENSOR est équipé d'un capteur de présence de catégorie IP65, ce qui permet l'activation et la configuration d'une séquence de bornes connectées lorsqu'une personne passe à proximité du capteur.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Profilé en aluminium extrudé, tête et base en aluminium moulé avec une forte résistance à la corrosion. Diffuseur en verre renforcé ultra clair transparent. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Luminaire fourni avec un câble en néoprène H05RN-F. Supports en silicone. Double peinture par poudre.

DESIGN DÉPOSÉ


INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE I ⚡

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 10

COULEURS

.09	Noir
.24	Gris anthracite (Ailes et cône toujours en noir)



La prise FIELD PLUG est équipée d'une trappe IP54 et d'une prise électrique intégrée de type SCHÜKO pour alimenter les appareils électroniques en extérieur (disponible sur demande avec des prises électriques européennes).


Le capteur FIELD SENSOR est équipé du détecteur de présence DALI STANDALONE avec indice de protection IP65 (sans interface avec la domotique DALI) et s'allume lorsqu'il détecte quelque chose. Grâce à une APPLICATION spécifique, il est possible de régler le volume de lumière souhaité (jusqu'à 32 produits en cascade maximum).



FIELD Ø 150mm



180° 6 FENÊTRES




S.4000W
LED MODULE **3000K** CRI80 688lm 3,6W
(sur demande 2700K CRI80 653lm)
(sur demande 4000K CRI80 724lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

360° 12 FENÊTRES



S.4002W
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

180° 6 FENÊTRES




S.4004W
LED MODULE **3000K** CRI80 688lm 3,6W
(sur demande 2700K CRI80 653lm)
(sur demande 4000K CRI80 724lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

360° 12 FENÊTRES



S.4005W
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

180° 6 FENÊTRES




S.4004WSEN1
LED MODULE **3000K** CRI80 688lm 3,6W
(sur demande 2700K CRI80 653lm)
(sur demande 4000K CRI80 724lm)
220V-240Vac 50/60Hz
avec le détecteur de présence DALI STANDALONE IP65
(sans interface avec la domotique DALI)

360° 12 FENÊTRES



S.4005WSEN1
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
avec le détecteur de présence DALI STANDALONE IP65
(sans interface avec la domotique DALI)

180° 6 FENÊTRES



S.4004WPLG1
LED MODULE **3000K** CRI80 688lm 3,6W
(sur demande 2700K CRI80 653lm)
(sur demande 4000K CRI80 724lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
avec indice de protection IP54 et prise électrique




360° 12 FENÊTRES



S.4005WPLG1
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
avec indice de protection IP54 et prise électrique


SIMES

FIELD Ø 200mm



SIMES

180° 6 FENÊTRES




S.4010W
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

360° 12 FENÊTRES



S.4012W
LED MODULE **3000K** CRI80 2752lm 14,5W
(sur demande 2700K CRI80 2614lm)
(sur demande 4000K CRI80 2897lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

180° 6 FENÊTRES




S.4014W
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

360° 12 FENÊTRES



S.4015W
LED MODULE **3000K** CRI80 2752lm 14,5W
(sur demande 2700K CRI80 2614lm)
(sur demande 4000K CRI80 2897lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

180° 6 FENÊTRES




S.4014WSEN1
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
avec le détecteur de présence DALI STANDALONE IP65
(sans interface avec la domotique DALI)

360° 12 FENÊTRES



S.4015WSEN1
LED MODULE **3000K** CRI80 2752lm 14,5W
(sur demande 2700K CRI80 2614lm)
(sur demande 4000K CRI80 2897lm)
220V-240Vac 50/60Hz
avec le détecteur de présence DALI STANDALONE IP65
(sans interface avec la domotique DALI)

180° 6 FENÊTRES




S.4014WPLG1
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
avec indice de protection IP54 et prise électrique


360° 12 FENÊTRES



S.4015WPLG1
LED MODULE **3000K** CRI80 2752lm 14,5W
(sur demande 2700K CRI80 2614lm)
(sur demande 4000K CRI80 2897lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
avec indice de protection IP54 et prise électrique



180° 6 FENÊTRES



S.4017W
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH


360° 12 FENÊTRES



S.4018W
LED MODULE **3000K** CRI80 2752lm 14,5W
(sur demande 2700K CRI80 2614lm)
(sur demande 4000K CRI80 2897lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




180° 6 FENÊTRES



S.4017WPLG1
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
avec indice de protection **IP54** et prise électrique


360° 12 FENÊTRES



S.4018WPLG1
LED MODULE **3000K** CRI80 2752lm 14,5W
(sur demande 2700K CRI80 2614lm)
(sur demande 4000K CRI80 2897lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
avec indice de protection **IP54** et prise électrique



180° 6 FENÊTRES



S.4017WSEN1
LED MODULE **3000K** CRI80 1376lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI80 1307lm)
(sur demande 4000K CRI80 1448lm)
220V-240Vac 50/60Hz
avec le détecteur de présence **DALI STANDALONE IP65**
(sans interface avec la domotique DALI)

360° 12 FENÊTRES



S.4018WSEN1
LED MODULE **3000K** CRI80 2752lm 14,5W
(sur demande 2700K CRI80 2614lm)
(sur demande 4000K CRI80 2897lm)
220V-240Vac 50/60Hz
avec le détecteur de présence **DALI STANDALONE IP65**
(sans interface avec la domotique DALI)


Accessoires de bride pour
Field Ø 150mm et Field Ø 200mm



S.4009
BRIDE POUR
FIELD Ø 150mm
Bride à ancrer dans le
béton



S.4171
BRIDE POUR
FIELD Ø 200mm H 295mm et
FIELD Ø 200mm H 870mm
Bride à ancrer dans le béton




S.4129
BRIDE POUR
FIELD Ø 200mm H 2500mm
Bride h 800mm à ancrer dans le
béton



Pointer

Projecteur



New



www.simes.it/pointer



POINTER

Pointer est une famille de projecteurs haute performance disponibles en différentes tailles, avec des faisceaux lumineux Spot et Superspot et une large gamme de filtres et d'accessoires internes et externes pour modifier le faisceau, offrant ainsi un large éventail de solutions.

Il incarne la synthèse des caractéristiques essentielles d'un spot professionnel : design, force, précision, confort visuel, haute efficacité et flexibilité lumineuse.

La gamme comporte quatre tailles différentes à présent. Avec MicroPointer, la gamme est complétée par une version encore plus compacte avec un circuit monochromatique à trois LED, aux dimensions réduites et avec des performances adaptées à différentes situations de design.

MiniPointer, Pointer et MegaPointer sont disponibles dans les versions White, Tunable White ou RGBW pour un maximum de liberté en matière de design.

Le MiniPointer est également disponible avec l'optique de FAISCEAU NUMÉRIQUE. Cette version utilise la technologie LensVector™ pour contrôler numériquement la forme de la lumière en modulant le faisceau directement à partir d'appareils mobiles ou de systèmes de contrôle avancés.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Boîtier en aluminium moulé sous pression fortement résistant à la corrosion. Lentilles en polycarbonate transparent. Diffuseur en verre renforcé ultra clair transparent : 5 mm MICROPOINTER, 5 mm MINIPOINTER, 6 mm POINTER, 8 mm MEGAPOINTER. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Supports en silicone. Double peinture par poudre.

MICROPOINTER
Luminaire fourni avec un câble en néoprène 5,0 m H05RN-F.

MINIPOINTER, POINTER AND MEGAPOINTER
Luminaire fourni avec un câble en néoprène 0,5 m H05RN-F et un connecteur.

POINTER RGBW AND MEGAPOINTER RGBW
Luminaire fourni avec un câble en néoprène 0,5 m H05RN-F et connecteur + câbles N°2 DMX 0,5 m et connecteurs.


DESIGN DÉPOSÉ

INDICE DE PROTECTION
IP66

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II □ MICROPOINTER, MINIPOINTER (White LED)
CLASSE III ⬢ MINIPOINTER (Tunable, RGBW, Digital Beam)
CLASSE II □ POINTER et MEGAPOINTER

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 08 MICROPOINTER
IK 09 MINIPOINTER et POINTER
IK 10 MEGAPOINTER

COULEUR
24 Gris anthracite (cache avant en noir)





Filtres interchangeables


Le Pointer a une flexibilité lumineuse remarquable grâce à l'utilisation de filtres interchangeables qui peuvent modifier la forme et la largeur du faisceau.

Ce système optique a été conçu avec des charnières et des vis imperdables pour permettre de remplacer ou d'ajouter facilement des filtres. L'accessoire en nid d'abeille protège la source lorsqu'un confort visuel maximal est requis et est logé à l'intérieur du bloc optique, dans une position protégée entre la source et le verre.






S.2760W Faisceau Super Spot 3LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 663lm 6,0W
(sur demande 2700K CRI80 603lm)
(sur demande 4000K CRI80 687lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.2761W Faisceau Spot 3LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 900lm 6,1W
(sur demande 2700K CRI80 840lm)
(sur demande 4000K CRI80 960lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH


Accessoires internes: filtre holographique
Des filtres holographiques peuvent être ajoutés à l'optique standard pour modifier le faisceau et obtenir un faisceau moyen de 30°, un faisceau large de 60° ou un faisceau elliptique de 60°x10°. Des filtres peuvent être utilisés en combinaison avec tous les autres accessoires internes et externes.



S.2770
Accessoire Filtre
Nominal faisceau moyen de 30°



S.2771
Accessoire Filtre
Nominal faisceau large de 60°



S.2772
Accessoire Filtre
Nominal faisceau elliptique de 60°x10°

Le filtre elliptique peut être tourné librement pour déterminer la direction du grand axe du faisceau



Accessoire interne: honeycomb



S.2779 HONEYCOMB
Couleur noir (code .09)

Accessoire externe: visière



S.2777 VISOR
Couleur noir (code .09)
Longueur 100mm
Diamètre 127mm

Accessoire externe: snoot




S.2778 SNOOT
Couleur noir (code .09)
Longueur 130mm
Diamètre 127mm




S.2776 PIQUET POUR MICROPOINTER 125
en polypropylène
Couleur noir (code .09)

MINIPOINTER ø 175


SIMES



S.2700W Faisceau Super Spot 7LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 2321lm 20,8W
(sur demande 2700K CRI80 1808lm)
(sur demande 4000K CRI80 2405lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.2701W Faisceau Spot 7LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 3150lm 21,3W
(sur demande 2700K CRI80 2970lm)
(sur demande 4000K CRI80 3360lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2701T Faisceau Spot 6LEDs avec lentille
LED MODULE TUNABLE WHITE **2200K-4000K**
CRI80 2340lm 17,6W
max 1050mA (Vf 9,0V for channel)

Alimentateur à courant constante Vout 120Vdc max déporté
nécessaire pour TUNABLE WHITE



S.2703J Faisceau Spot 7LEDs avec lentille
LED MODULE **RGBW (W=3000K)** 2047lm 18,9W
24V PWM

Alimentateur à tension constante déporté nécessaire pour
RGBW




S.3414
BOX ALIMENTATION POUR TUNABLE WHITE
44,1W (2 channels) 230V/1050mA
Système d'adresses DALI inclus
Gérable en protocole DALI
IP55 CLASSE II SELV
Dimensions 175,5mm x86,5mm x43mm



S.3411
BOX ALIMENTATION POUR RGBW
60W (15W pour 4 canaux) 230V/24V PWM
Système d'adresses DMX inclus
Gérable en protocole DMX tipo S.2451
IP55 CLASSE II SELV
Dimensions 260mm x260mm x100mm

MINIPOINTER ø 175 DIGITAL BEAM



S.2705W Du spot au Large faisceau réglable
LED MODULE **3000K** CRI90 1360lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1292lm)
(sur demande 4000K CRI90 1428lm)
48Vdc

Nécessite une alimentation à distance
en tension constante de 48Vdc ON-OFF
Nécessite un contrôleur DALI pour la connexion au produit




S.2448
ALIMENTATION ELECTRONIQUE ON-OFF
31W 230V/48Vdc
IP67 CLASSE II SELV
Dimensions 120mm x38mm x25mm


MINIPOINTER ø 175

SIMES


Accessoires internes: filtre holographique
Des filtres holographiques peuvent être ajoutés à
l'optique standard pour modifier le faisceau et obtenir
un faisceau moyen de 30°, un faisceau large de 60°
ou un faisceau elliptique de 60°x10°. Des filtres
peuvent être utilisés en combinaison avec tous les
autres accessoires internes et externes.



S.2710
Accessoire Filtre
Nominal faisceau moyen de 30°



S.2711
Accessoire Filtre
Nominal faisceau large de 60°



S.2712
Accessoire Filtre
Nominal faisceau elliptique de 60°x10°

Le filtre elliptique peut être tourné
librement pour déterminer la direction du
grand axe du faisceau

Accessoire interne: honeycomb



S.2719
HONEYCOMB
Couleur noir (code .09)

Accessoire externe: visière



S.2717
VISOR
Couleur noir (code .09)
Longueur 100mm
Diamètre 127mm

Accessoire externe: snoot



S.2718
SNOOT
Couleur noir (code .09)
Longueur 130mm
Diamètre 127mm





S.1005
PIQUET POUR MINIPOINTER 175
en polypropylène
Couleur noir (code .09)

POINTER ø 255 SLIM


SIMES

POINTER ø 255

SIMES



S.2728W Faisceau Super Spot 13LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 3283lm 29,5W
(sur demande 2700K CRI80 2985lm)
(sur demande 4000K CRI80 3402lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH





S.2729W Faisceau Spot 13LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 4457lm 30,2W
(sur demande 2700K CRI80 4160lm)
(sur demande 4000K CRI80 4754lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.1005
PIQUET POUR MINIPOINTER 255 SLIM
en polypropylène
Couleur noir (code .09)


POINTER ø 255




S.2720W Faisceau Super Spot 19LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 6299lm 56,6W
(sur demande 2700K CRI80 5726lm)
(sur demande 4000K CRI80 6527lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2721W Faisceau Spot 19LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 8550lm 57,9W
(sur demande 2700K CRI80 7980lm)
(sur demande 4000K CRI80 9120lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2721T Faisceau Spot 18LEDs avec lentille
LED MODULE **TUNABLE WHITE 2200K-4000K**
CRI80 5349lm 40,3W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI




S.2723J Faisceau Spot 16LEDs avec lentille
LED MODULE **RGBW (W=3000K)** 3184lm 29,4W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DMX




S.1005
PIQUET POUR MINIPOINTER 255
en polypropylène
Couleur noir (code .09)


Accessoires internes: filtre holographique
Des filtres holographiques peuvent être ajoutés à l'optique standard pour modifier le faisceau et obtenir un faisceau moyen de 30°, un faisceau large de 60° ou un faisceau elliptique de 60°x10°. Des filtres peuvent être utilisés en combinaison avec tous les autres accessoires internes et externes.



S.2730
Accessoire Filtre
Nominal faisceau moyen de 30°



S.2731
Accessoire Filtre
Nominal faisceau large de 60°



S.2732
Accessoire Filtre
Nominal faisceau elliptique de 60°x10°

Le filtre elliptique peut être tourné librement pour déterminer la direction du grand axe du faisceau

Accessoire interne: honeycomb




S.2739
HONEYCOMB
Couleur noir (code .09)

Accessoire externe: visière




S.2737
VISOR
Couleur noir (code .09)
Longueur 152mm
Diamètre 198mm


Accessoire externe: snoot




S.2738
SNOOT
Couleur noir (code .09)
Longueur 200mm
Diamètre 198mm




Accessoires internes: filtre holographique
Des filtres holographiques peuvent être ajoutés à l'optique standard pour modifier le faisceau et obtenir un faisceau moyen de 30°, un faisceau large de 60° ou un faisceau elliptique de 60°x10°. Des filtres peuvent être utilisés en combinaison avec tous les autres accessoires internes et externes.




S.2740W Faisceau Super Spot 55LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 12155lm 109,3W
(sur demande 2700K CRI80 11050lm)
(sur demande 4000K CRI80 12595lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.2741W Faisceau Spot 55LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 21214lm 143,6W
(sur demande 2700K CRI80 19800lm)
(sur demande 4000K CRI80 22629lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.2741T Faisceau Spot 52LEDs avec lentille
LED MODULE TUNABLE WHITE **2200K-4000K**
CRI80 20280lm 82W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI




S.2743J Faisceau Spot 52LEDs avec lentille
LED MODULE **RGBW (W=3000K)** 13304lm 122,9W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DMX



S.2750
Accessoire Filtre
Nominal faisceau moyen de 30°



S.2751
Accessoire Filtre
Nominal faisceau large de 60°



S.2752
Accessoire Filtre
Nominal faisceau elliptique de 60°x10°

Le filtre elliptique peut être tourné librement pour déterminer la direction du grand axe du faisceau

Accessoire interne: honeycomb




S.2759
HONEYCOMB
Couleur noir (code .09)

Accessoire externe: visière



S.2757
VISOR
Couleur noir (code .09)
Longueur 230mm
Diamètre 316mm

Accessoire externe: snoot



S.2758
SNOOT
Couleur noir (code .09)
Longueur 300mm
Diamètre 316mm



MicroPointer 125, MiniPointer 175, Pointer 255, MegaPointer 390 peuvent être installés sur poteau en utilisant la fixation spéciale.



S.1084

SYSTÈME POUR FIXATION POTEAU Ø 60mm

2 pièces en aluminium injecté pour fixation du projecteur MicroPointer 125, MiniPointer 175 et Pointer 255 sur poteau. A utiliser uniquement avec poteau Ø 60mm. Ce système permet de fixer 2 projecteurs (1 projecteur par pièce).



S.1085

SYSTÈME POUR FIXATION POTEAU Ø 76mm

2 pièces en aluminium injecté pour fixation du projecteur MicroPointer 125, MiniPointer 175 et Pointer 255 sur poteau. A utiliser uniquement avec poteau Ø 76mm. Ce système permet de fixer 2 projecteurs (1 projecteur par pièce).



S.1018

SYSTÈME POUR FIXATION POTEAU Ø 102mm

2 pièces en aluminium injecté pour fixation du projecteur MiniPointer 175, Pointer 255 et MegaPointer 390 sur poteau. A utiliser uniquement avec poteau Ø 102mm. Ce système permet de fixer 2 projecteurs (1 projecteur par pièce).



S.1239


SYSTÈME POUR FIXATION POTEAU Ø 120mm

2 pièces en aluminium injecté pour fixation du projecteur MiniPointer 175, Pointer 255 et MegaPointer 390 sur poteau. A utiliser uniquement avec poteau Ø 120mm. Ce système permet de fixer 2 projecteurs (1 projecteur par pièce).



Shape


Lame de lumière pour soffite
de fenêtre



New



www.simes.it/shape





SHAPE

Shape crée une lumière uniforme sur les encadrements de fenêtres, ce qui produit des effets lumineux charmants sur des façades résidentielles, publiques, historiques et artistiques. Miniaturisé, polyvalent et à haute performance : voilà les caractéristiques de ce luminaire qui peut illuminer même les ouvertures larges avec une consommation d'énergie minimale et un haut niveau de fonctionnalité. La nouvelle version RGBW utilise une LED multipuce unique qui permet de créer des effets d'éclairage colorés grâce au contrôle DMX intégré.

Dans les versions monochromatiques et RGBW, la LED est combinée avec une lentille à émission radiale 170°x6° spéciale. L'inclinaison du luminaire peut être ajustée facilement pour l'adapter à différents appuis de fenêtres inclinés pour une diffusion appropriée de la lumière.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Boîtier en aluminium moulé sous pression fortement résistant à la corrosion. Couvercle de protection avec système de verrouillage par attache en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Aucune vis visible. Diffuseur en polycarbonate transparent. Mini-shape Semi-cylindrique et Shape Rectangulaire fournis avec un câble en néoprène de 1x1,5 m H05RN-F pour le raccordement au boîtier de connexion à distance. Shape Semi-cylindrique fourni avec des câbles de 2x5,0 m en néoprène H05RN-F avec boucle de série. Luminaire. Supports en silicone. Double peinture par poudre.

DESIGN DÉPOSÉ

INDICE DE PROTECTION IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE I ⚡ SHAPE RECTANGULAR
CLASSE III ⚡ MINISHAPE Semi-cylindrique
et SHAPE Semi-cylindrique





RÉSISTANCE MÉCANIQUE IK 10



COULEURS

.01 Blanc



.14 Gris aluminium



GESTION DMX/RDM AUTOMATISÉE

Le modèle Shape Semi-cylindrique est équipé d'un module DMX/RDM qui permet un adressage automatique des appareils RGBW sans configuration manuelle. Le système attribue des adresses DMX de façon séquentielle sans intervention externe. Si nécessaire, chaque appareil peut être géré individuellement via un protocole RDM, ce qui évite de devoir utiliser des commutateurs DIP physiques pour la configuration des adresses. Une fois la programmation terminée, le module d'adressage peut être retiré sans affecter le système.

Minishape Semi-cylindrique




S.6425W Faisceau lame de lumière avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 360lm 3,2W
(sur demande 2700K CRI80 305lm
(sur demande 4000K CRI80 360lm)
1200mA Vf 3,2V max
Avec lentilles radiales 170°x6°
Alimentateur déporté à courant constant nécessaire Vout 120Vdc max

Accessoire pour Minishape Semi-cylindrique




S.2414
ALIMENTATION GRADABLE DALI2, 0-10V e 1-10V
60W 230V/1200mA (Vout min 10V-Vout max 50V)
IP68 CLASS II SELV
Dimensions 135mm x80mm x31mm

Shape Semi-cylindrique



S.6430J Faisceau lame de lumière avec lentille
LED MODULE **RGBW (W=3000K)** 3,0W
24V PWM
Dimmable DMX RDM
Equipped with 2x 5,0m input/output cables for self-chaining.
With radial lens 170°x6°
Requires constant voltage remote power supply
24Vdc (ON-OFF) and DMX controll



Accessoire pour Shape Semi-cylindrique



S.2430
ALIMENTATION IP20 230V/24V
16W 230V/24Vdc
IP20 CLASS II SELV
Dimensions 110mm x50mm x20mm




S.2435
ALIMENTATION IP67 230V/24V
16W 230V/24Vdc
IP67 CLASS II SELV
Dimensions 175,5mm x86,5mm x43mm




S.3460
DMX512 / RDM LED CONTROLLER
Permet l'adressage automatique des produits RGBW
avec DMX intégré via le protocole RDM. Une fois la
procédure d'adressage terminée, cet accessoire peut
être retiré du système.
IP20
Dimensions 125mmx33mmx20mm

Shape Rectangulaire



S.6420W Faisceau lame de lumière avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 360lm 3,2W
(sur demande 2700K CRI80 305lm
(sur demande 4000K CRI80 360lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable
Avec lentilles radiales 170°x6°



Printed by
Euroteam Srl Brescia - Italy
www.euroteam.eu



S I M E S

La reproduction de ce catalogue n'est pas autorisée, même partiellement. Tous droits réservés.

Compte tenu du développement permanent des luminaires et des améliorations apportées, l'ensemble des photographies, descriptions de luminaires, mesures, illustrations, schémas et spécifications de ce catalogue peut être approximatif et l'entreprise ne peut pas en être tenue responsable. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans notification préalable. Les caractéristiques techniques contenues dans ce catalogue sont à jour à la date d'impression (avril 2025). Pour obtenir des données mises à jour, veuillez consulter les fiches techniques et les consignes d'installation disponibles sur le site web. Les images dans ce catalogue ont été élaborées en partie avec l'aide d'outils d'IA générative et ont fait l'objet d'un traitement final et d'une révision par des êtres humains pour garantir leur qualité et leur exactitude.

Les luminaires de ce catalogue sont DÉPOSÉS et/ou BREVETÉS.

SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. Via G. Pastore 2/4 - 25040 Corte Franca (BS) - ITALY
(+39) 030 9860411 simes@simes.com
www.simes.com

