SIMES

CATALOGUE 2027-2028



What light means to us

It is what reveals material, defines proportion and accompanies everyday gestures.

It is part of architecture: it makes volumes legible, interprets surfaces and extends their presence over time.

It is a relationship between space and people. A way to orient, welcome and transform the experience of a place.

It is a measured presence: it does not impose itself, but helps architecture bring forward what matters — the character of a building, the rhythm of a pathway, the beauty of a landscape.

It is a conscious choice: where it is needed, when it is needed, in the most appropriate form.

It is visual comfort, perceptual quality and respect for people, architecture and the environment.

It is research, technology and design culture in service of a shared vision.

It is how we seek to create beauty and wellbeing.

SIMES

Ce que la lumière représente pour nous

C’est ce qui révèle la matière, définit les proportions et accompagne les gestes du quotidien.

Elle fait partie intégrante de l’architecture : elle rend les volumes lisibles, interprète les surfaces et prolonge leur présence au fil du temps.

Elle est une relation entre l’espace et les personnes. Une maniére de guider, d’accueillir et de transformer l’expérience d’un lieu.

Elle est une présence mesurée : elle ne s’impose pas, mais permet à l’architecture de révéler l’essentiel — le caractère d’un bâtiment, le rythme d’un parcours, la beauté d’un paysage.

Elle est un choix conscient : là où elle est nécessaire, au moment où elle l’est, sous la forme la plus appropriée.

Elle est confort visuel, qualité perceptive et respect des personnes, de l’architecture et de l’environnement.

Elle est recherche, technologie et culture du design au service d’une vision partagée.

C’est ainsi que nous cherchons à créer de la beauté et du bien-être.

SIMES

Product Families A–Z

Familles de produits A–Z

Product families
Familles de produits

242 **5Cento**
46 **Air-Lighting®**
506 **Any-Way**
342 **Appeal**
314 **Apply**
528 **Avenue**
332 **Bell**
206 **Between**
230 **Blinker**
534 **Boulevard**
76 **Bral**
254 **Brick of light**
246 **Brique**
372 **Catch**
368 **Ceiling**
494 **Cigarette**
412 **Compact**
24 **Concrete**
394 **Continuous Line** Ligne Continue
70 **Continuous Rod** Barre Continue
278 **Cool**
284 **Cool Square** Cool Carré
486 **Cubiks**
246 **Diapason**
322 **Feeling**
454 **Field**
390 **Finger**
120 **Flower**
162 **Focus**
30 **Ghost**
466 **Ikonic**
58 **IP System®**
170 **Keen**
292 **Kube**
302 **Lift**
378 **Lobby**
306 **Loft**
266 **Look**
234 **Marker**
398 **Minilinear-Miniround**
88 **Minishift**
482 **Moai**
354 **Mood**
178 **Movit**
404 **Nanoled**
190 **Outline**
440 **Over-All**
516 **Park**
250 **Petit**
200 **Pivot**
274 **Plan**
412 **Plano**
338 **Pocket**
148 **Pointer**
550 **Pool**
490 **Poster**
472 **Reef**
430 **Ring**
42 **Shape**
444 **Shell**
96 **Shift Pro**
110 **Shift Pro Rotosymmetric** Shift Pro Rotosymétrique
224 **Skill**
220 **Skilly**
362 **Slot**
544 **Slot palo**
358 **Smooth**
318 **Spillo**
134 **Stage**
194 **Stage Rectangular** Stage Rectangulaire
238 **Step**
448 **Stick**
210 **Streamline**
434 **Suit**
346 **Tiltable Rod** Barre Orientable
498 **Tomorrow**
460 **Tonight**
216 **Tratto 50**
328 **Très Jolie**
296 **Trim**
184 **Twist**
234 **Walker**
258 **Wood**
350 **Zen**
416 **Zip**
384 **Zip ceiling recessed** Zip encastré au plafond

Drivers
Alimentateurs 554

Index bt type

Index par typologie

INGROUND Encastré de sol

INGROUND WALKOVER Encastré de sol piétonnier



76 Bral Recessed
Bral Encastré de sol piétonnier



404 Nanoled



412 Plano e Compact



416 Zip

394 Continuos Line
Ligne Continue



398 Minilinear / Miniround

INGROUND DRIVEOVER Encastré de sol carrossable



430 Ring

ONGROUND DRIVEOVER Balisage carrossable



434 Suit

ONGROUND UP-LIGHT NOT WALKOVER
Balisage en saillie



24 Concrete Up-light



440 Over-All

INGROUND NOT WALKOVER
Encastré de sol pas pour zones piétonnes



444 Shell

STEP LIGHT WALL RECESSED Balisage encastré mural



76 Bral Recessed
Bral encastré mural



404 Nanoled



444 Shell



238 Step



30 Ghost for Cast Concrete
Ghost pour béton coulé



36 Ghost for Construction Materials
Ghost pour matériaux de construction



234 Marker / Walker



246 Brique



230 Blinker

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED Balisage mural en saillie



258 Skill Wood



24 Concrete



242 5cento



224 Skill



220 Skilly



250 Minipetit



254 Brick of Light

WALL EFFECTS Effets mural



302 Lift



314 Apply

BLADE OF LIGHT Lame de lumière



134 Stage Blade of Light
Stage Lame de Lumière



170 Keen Blade of Light
Keen Lame de Lumière



42 Shape



404 Nanoled Frame

LINEAR EFFECTS Effets linéaire



70 Continuous Rod Minimal
Barre Continue Minimal



70 Continuous Rod Comfort
Barre Continue Confort



346 Tiltable Rod
Barre Orientable


SYSTEMS Systèmes

LINEAR PLUG-IN SYSTEM Système linéaire plug-in



58 IP System®

SUSPENSION SYSTEM Système á suspension



46 Air-lighting®

WALL MOUNTED Montage mural



258 Cool Wood



278 Cool



284 Cool Square
Cool Carré



296 Trim



24 Concrete



274 Plan



342 Appeal



266 Look




338 Pocket



350 Zen



306 Loft



250 Petit



358 Smooth



362 Slot



354 Mood



328 Très Jolie



318 Spillo

322 Feeling




332 Bell




76 Bral

CEILING MOUNTED Montage au plafond

CEILING RECESSED Encastré au plafond



76 Bral Recessed
Bral encastré au plafond



404 Nanoled



384 Zip ceiling recessed
Zip encastré au plafond



378 Lobby



372 Catch

CEILING SUSPENSION Suspension au plafond



332 Bell



390 Finger

CEILING SURFACE MOUNTED Montage au plafond en saillie



368 Ceiling



372 Catch



314 Apply



306 Loft



362 Slot




134 Stage




76 Bral


SPOTLIGHTS Projecteurs



76 Bral Spotlight
Bral Projecteur



120 Flower



120 Flower ZOOM



134 Stage



148 Pointer



162 Focus



306 Loft Spotlight
Loft Projecteur



170 Keen



178 Movit



184 Twist



194 Stage rectangular
Stage rectangulaire



190 Outline



206 Between



200 Pivot



216 Tratto 50



210 Streamline

BOLLARDS Bornes



224 Skill



24 Concrete



258 Look Wood



258 Cool Wood



266 Look



278 Cool



284 Cool Square
Cool Carré



292 Kube



296 Trim



230 Blinker



482 Moai



486 Cubiks



238 Step



448 Stick



498 Tomorrow



506 Any-way



454 Field



466 Ikonic



460 Tonight



472 Reef



88 Mini Shift



96 Shift Pro



110 Shift Pro Rotosimmetrico
Shift Pro Rotosymétrique

GARDEN SPIKES Piquet du jardin



76 Bral



120 Flower



318 Spillo

322 Feeling



328 Très Jolie



332 Bell



314 Apply

COLUMN WITH ELECTRICAL PLUG OR MOTION SENSOR
Colonne avec prise électrique ou avec détecteur de mouvement



109 Column with electrical plug
Colonne avec prise électrique



109 Column with motion sensor
Colonne avec détecteur de mouvement

POLES Poles

88 Minishift pole
Minishift mât

96 Shift Pro

110 Shift Pro Rotosimmetrico
Shift Pro Rotosymétrique

494 Cigarette

POLE TOP AND POLE ATTACHMENT Tête de mât et fixation sur mât



498 Tomorrow



506 Any-way



528 Avenue



534 Boulevard



516 Park



544 Slot Pole
Slot mât



490 Poster

SPOTLIGHTS POLE MOUNTED Projecteurs montés sur mât



120 Flower



170 Keen



200 Pivot



134 Stage



178 Movit



184 Twist



162 Focus



190 Outline



194 Stage rectangular
Stage rectangulaire



148 Pointer



161 Pointer pole top bracket
Pointer étrier pour tête de mât

FREESTANDING LUMINAIRES Luminaire autoportant

RECHARGEABLE FREESTANDING
Luminaire autoportant rechargeable



254 Brick of Light



328 Très Jolie

FLOOR STANDING LUMINAIRE
Lampadaire au sol



322 Feeling

UNDERWATER Immergé

UNDERWATER RECESSED Immergé encastré



550 Pool

UNDERWATER SPOTLIGHT Projecteur immergé



550 Pool Spot

Simes.
Identity and future.

Simes.
Identité et avenir.

A company history shaped by experience, research, and innovation in outdoor lighting.

SIMES is an Italian company with over 50 years of experience in architectural outdoor lighting. For SIMES, light has always been a tool for responding to real needs and creating added value for people, architecture, and the environment. The company doesn't simply manufacture lights; it designs lighting solutions that interact with their surroundings, enhance landscapes, and contribute to a better quality of life.

Today, SIMES is a leading manufacturer that enjoys international recognition for its product quality and a lighting philosophy that combines technological innovation, design culture, and social responsibility. Its solutions are used across residential developments, parks and green spaces, urban environments, historic buildings, hospitality venues and corporate settings.

SIMES' entire production process takes place at the company's facilities in Franciacorta, Northern Italy, encompassing machining, assembly, wiring and photometric testing. The use of aluminium as a key material, along with expertise in machining and the development of waterproof electrical components, ensures quality control and reliability. Through continuous investment in research and development, SIMES has strengthened its role in the field of outdoor lighting and now sets the standard for quality and applied engineering in over 60 countries.

Une histoire d'entreprise marquée par l'expérience, la recherche et l'innovation dans l'éclairage extérieur.

SIMES est une entreprise italienne forte de plus de 50 ans d'expérience dans l'éclairage extérieur architectural. Pour SIMES, la lumière est depuis toujours un instrument qui permet de s'adapter aux besoins concrets pour apporter de la valeur ajoutée aux personnes, à l'architecture et à l'environnement. L'entreprise ne produit pas simplement des luminaires, elle élabore des solutions d'éclairage, qui entrent en dialogue avec leur environnement, mettent les paysages en valeur et contribuent à améliorer la qualité de vie.

Aujourd'hui, SIMES est une entreprise industrielle de premier plan, qui bénéficie d'une reconnaissance à l'échelle internationale pour la qualité de ses produits et une approche de l'éclairage qui associe innovation technologique, culture du design et responsabilité. Les domaines d'application des solutions d'éclairage sont les environnements résidentiels, les parcs et espaces verts, les zones urbaines, les bâtiments historiques ainsi que les infrastructures hôtelières et les établissements professionnels.

SIMES produit entièrement en Italie: l'intégralité du processus, de la préparation mécanique au montage, du câblage au contrôle photométrique, se déroule dans la région de Franciacorta. La valorisation de l'aluminium comme matérieau clé ainsi que la maîtrise du traitement mécanique et du développement de composants électriques étanches garantissent contrôle et fiabilité. À travers des investissements constants dans la recherche et le développement, SIMES a renforcé son rôle dans le secteur de l'éclairage extérieur et est aujourd'hui la référence dans plus de 60 pays en termes de qualité et d'ingénierie appliquée.






The SIMES headquarters in Franciacorta: the illuminated exterior and interior training spaces, where design, technology and culture of light come together.

Le siège de SIMES dans la région de Franciacorta : l'extérieur éclairé et les salles de formation à l'intérieur, lieu de rencontre entre la planification, la technologie et une véritable culture de la lumière.

Our values.

Nos valeurs.



We engineer and craft light, combining design, reliability, and responsibility.

Design

Design is an art of subtraction. Every form arises from the essence of function and is revealed in lighting objects that engage in a quiet dialogue with the architecture. Minimalism, precision, and harmony define iconic products designed to blend into their surroundings with natural elegance, complementing the space with restraint and beauty and without imposing themselves.

Design ethics

Innovation means taking responsibility for the community. SIMES views research as an ongoing process, focused on solutions that combine aesthetics, efficiency, and environmental awareness. Every design decision is an ethical act arising from the desire to operate with transparency, in compliance with regulations and with a sustainable idea of progress for the planet and for the future.

Reliability

For SIMES, quality is a lasting promise. Every product is the result of a rigorous process, tested down to the smallest detail to ensure durability, performance, and aesthetic coherence. A vision of industrial manufacturing based on precision and control, where technical consistency meets trust and light becomes a lasting value.

Culture of light

Light is part of the project, not just a technical tool. SIMES explores the human and visual dimensions of light, creating an atmosphere that enhances spaces and improves the wellbeing of those who use them. The right light becomes the guiding principle. Light that reaches only where it's needed, when it's needed, and in the amount necessary to create balance and visual comfort.

Nous concevons et réalisons des éclairages qui associent design, fiabilité et responsabilité.

Design

Le design est un acte de soustraction. Chaque forme découle de la fonction et s'exprime à travers des objets lumineux qui entretiennent un dialogue silencieux avec l'architecture. Le minimalisme, la précision et l'harmonie définissent des produits icôniques, conçus pour s'intègrer dans l'environnement avec une élégance naturelle et pour compléter l'espace avec mesure et esthétisme, sans s'imposer.

Esthétique de design

L'innovation implique d'assumer sa responsabilité envers la communauté. SIMES considère la recherche comme une constante, axée sur des solutions qui associent esthétique, efficacité et conscience de l'environnement. Chaque décision en termes de design est un acte éthique résultant de la volonté d'agir avec transparence, en conformité avec les lois et avec un concept durable pour la planète et pour l'avenir.

Fiabilité

Pour SIMES, la qualité est une promesse à long terme. Chaque produit est le fruit d'un processus strict, testé jusque dans les moindres détails, pour garantir la durabilité, la performance et la cohérence esthétique. Une vision de la production industrielle basée sur la précision et le contrôle et à travers laquelle la constance technique rencontre la confiance, la lumière devenant ainsi une valeur durable.

La Culture de la lumière

La lumière fait partie du projet, ce n'est pas un simple instrument technique. SIMES explore la dimension humaine et perceptible de la lumière et créé une atmosphère qui valorise les espaces et améliore le bien-être des utilisateurs. « La bonne lumière » devient un principe directeur : La lumière là où elle est nécessaire, quand elle est nécessaire et dans la mesure nécessaire, pour offrir équilibre et confort visuel.

Design, research, and creative dialogue.

Design, recherche et dialogue de conception.

From idea to product, a shared process built on research, industrial expertise and certified quality.

At SIMES, every new product is the result of a process that brings together design expertise and lighting know-how. Design represents the synthesis of these skills, combining form and function, essential lines, performance and precise control of light. The result is a range of luminaires designed to integrate naturally into architecture and enhance spaces without imposing on them.

This approach is developed through a shared method that combines market insight, in-house research and collaboration with architects, designers and external specialists. Each idea takes shape through sketches, three-dimensional modelling, prototypes and engineering, in a process aimed at improving the quality of light, product durability and the relationship between light and space.

The same rigour accompanies each product from design through to production, entirely carried out at SIMES facilities in Franciacorta. Direct control over every stage, together with safety, electromagnetic compatibility, photometric and colorimetric testing, ensures reliability and consistency between declared and actual performance, further confirmed by the IMQ Performance mark.

ISO 9001 and ISO 14001:2015 certifications, together with ESG sustainability reporting, complete an approach in which design, quality and responsibility are part of a single process: transforming ideas into concrete, reliable and long-lasting solutions.


De l’idée au produit, un processus partagé fondé sur la recherche, le savoir-faire industriel et la qualité certifiée.

Chez SIMES, chaque nouveau produit est le fruit d’un processus qui associe expertise en conception et savoir-faire en matière d’éclairage. Le design représente la synthèse de ces compétences, conjuguant forme et fonction, lignes essentielles, performances et maîtrise précise de la lumière. Il en résulte une gamme de luminaires conçus pour s’intégrer naturellement à l’architecture et valoriser les espaces sans s’imposer.

Cette approche repose sur une méthode partagée qui combine l’écoute du marché, la recherche interne et la collaboration avec des architectes, des designers et des spécialistes externes. Chaque idée prend forme à travers des esquisses, des modélisations tridimensionnelles, des prototypes et un travail d’ingénierie visant à améliorer la qualité de la lumière, la durabilité des produits et la relation entre la lumière et l’espace.

La même rigueur accompagne chaque produit, de sa conception à sa fabrication, entièrement réalisée dans les sites de production SIMES en Franciacorta. Le contrôle direct de chaque étape, associé à la sécurité, de compatibilité électromagnétique, photométriques et colorimétriques, garantit la fiabilité des produits ainsi que la cohérence entre les performances déclarées et réelles, également attestée par la marque IMQ Performance.

Les certifications ISO 9001 et ISO 14001:2015, ainsi que le reporting ESG en matière de durabilité, complètent une démarche dans laquelle design, qualité et responsabilité font partie d’un processus unique : transformer les idées en solutions concrètes, fiables et durables.









From photometric tests to mechanical testing, from industrial painting to design and development activities – every phase of the SIMES process is managed in-house to ensure maximum control over quality, performance, and reliability.

Des essais photométriques aux tests mécaniques, de la peinture industrielle aux activités de conception et de développement, chaque étape du processus SIMES est gérée en interne afin de garantir une maîtrise maximale de la qualité, des performances et de la fiabilité.

The following designers, among others, were involved in the development of several SIMES collections that have been particularly acclaimed in the design world:

Les designers suivants ont notamment participé au développement de certaines collections de SIMES désormais particulièrement appréciées dans le monde du design :



Stig Myler - Holscher Design

Holscher Design is one of Scandinavia's most renowned design studios, with over 25 years of experience and a strong architectural background. Founded by Knud Holscher, a leading figure in Scandinavian design, the studio works across architecture and product design with an approach focused on simplifying complexity. Its collaboration with SIMES began in 2017, when it reinterpreted the historic Techno projector to create Stage. The dialogue continued with Air-Lighting®, a suspended system that combines formal simplicity with design flexibility.



Matteo Thun


Matteo Thun, architect and designer born in Bolzano in 1952, trained in Salzburg and Florence. A co-founder of the Memphis Group and former partner of Ettore Sottsass, he established his own studio in Milan in 1984. With Matteo Thun & Partners, he has developed a design language focused on sustainability and on the relationship between people, nature and space. In 2015, he reinterpreted some of SIMES' best sellers through the warmth of teak, creating the Wood Collection, where natural material and the precision of aluminium come together in balance, integrating harmoniously into gardens and landscapes.

Stig Myler - Holscher Design

Holscher Design est l'un des studios de design les plus reconnus de Scandinavie. Fort de plus de 25 ans d'expérience, il s'appuie sur une solide culture architecturale. Fondé par Knud Holscher, figure majeure du design scandinave, le studio intervient dans les domaines de l'architecture et du design produit selon une approche visant à simplifier la complexité. Sa collaboration avec SIMES a débuté en 2017 avec la réinterprétation du projecteur historique Techno, qui a donné naissance à Stage. Ce dialogue s'est poursuivi avec Air-Lighting®, un système suspendu qui associe simplicité formelle et flexibilité de conception.

Matteo Thun

Matteo Thun, architecte et designer né à Bolzano en 1952, s'est formé à Salzbourg et à Florence. Cofondateur du groupe Memphis et ancien associé d'Ettore Sottsass, il a créé son propre studio à Milan en 1984. Avec Matteo Thun & Partners, il a développé un langage conceptuel centré sur la durabilité et la relation entre l'être humain, la nature et l'espace. En 2015, il a réinterprété certains des produits emblématiques de SIMES à travers la chaleur du teck, donnant naissance à la Wood Collection, où la matière naturelle et la précision de l'aluminium s'unissent avec équilibre pour s'intégrer harmonieusement aux jardins et aux paysages.



Marc Sadler

Marc Sadler, a French designer born in Austria and based in Milan, is a pioneering figure in contemporary industrial design, known for his experimentation with materials and the integration of different technologies. A four-time winner of the ADI Compasso d'Oro, he has collaborated with leading international companies, and his work is included in museum collections such as that of MoMA in New York. In 2016, he designed Ghost for SIMES, a project that interprets the concept of "structural light" through the complete integration of the luminaire into architecture.



Klaus Begasse

Born in Wiesbaden and trained in Architecture at the University of Stuttgart, Klaus Begasse founded an interdisciplinary studio combining architecture, product design and media design. His work is defined by a functional and technological approach, expressed through essential and flexible forms. He has been collaborating with SIMES since 2014, developing minimalist, technological and multifunctional solutions. Among these, Keen, a projector awarded an Honourable Mention at the Compasso d'Oro, represents an effective synthesis of minimalism and function.

Marc Sadler

Marc Sadler, designer français né en Autriche et établi à Milan, est une figure pionnière du design industriel contemporain, reconnu pour son expérimentation sur les matériaux et l'intégration de différentes technologies. Lauréat à quatre reprises du Compasso d'Oro ADI, il a collaboré avec de grandes entreprises internationales, et ses créations figurent dans les collections de musées tels que le MoMA de New York.
En 2016, il a conçu Ghost pour SIMES, un projet qui interprète le concept de «lumière structurelle» à travers l'intégration complète du luminaire dans l'architecture.

Klaus Begasse

Né à Wiesbaden et diplômé en architecture de l'Université de Stuttgart, Klaus Begasse a fondé un studio interdisciplinaire réunissant architecture, design produit et design multimédia. Son travail se caractérise par une approche fonctionnelle et technologique, qui s'exprime à travers des formes essentielles et flexibles. Il collabore avec SIMES depuis 2014, développant des solutions minimalistes, technologiques et multifonctionnelles. Parmi celles-ci, Keen, un projecteur ayant reçu une Mention d'honneur au Compasso d'Oro, constitue une synthèse particulièrement efficace du minimalisme et de la fonctionnalité.

Vision, design, culture of light.

Vision, agencement, culture de la lumière.

The right light: a balance of quality, comfort and responsibility.

For SIMES, light is a design language capable of shaping space and giving it meaning. It is not merely a technical element, but a living material that interacts with architecture and landscape, creating emotion, comfort and beauty. It represents a balance between function and poetry, technological rigour and aesthetic sensitivity, contributing to people's well-being and the quality of spaces.

This vision guides the way we design. Every SIMES product is born from in-depth research into the quality of light and its perceptual effects. We develop essential, discreet solutions that integrate naturally into their surroundings, enhancing forms, volumes and proportions without ever overpowering them.

Artificial light affects visual comfort, the perception of environments and people's biological rhythms. When it is excessive, poorly directed or inconsistent with natural rhythms, it can cause fatigue, alter the perception of space and lead to energy waste and light pollution. This is why simply providing light is not enough: what is needed is the right light.

Our understanding of these effects guides the design of every SIMES solution. Glare control, correct directionality, spectral quality, recessed optics, shielding and control systems make it possible to provide light only where, how and when it is needed, contributing to the well-being of those who experience the space.

For SIMES, a culture of light also means raising awareness among designers and professionals about the importance of more conscious lighting. Through training sessions and opportunities for dialogue, we share knowledge and experience to promote a more appropriate and responsible use of light.

La juste lumière: un équilibre entre qualité, confort et responsabilité.

Pour SIMES, la lumière est un langage de conception capable de façonner l'espace et de lui donner du sens. Elle n'est pas un simple élément technique, mais une matière vivante qui dialogue avec l'architecture et le paysage, créant émotion, confort et beauté. Elle représente un équilibre entre fonction et poésie, rigueur technologique et sensibilité esthétique, contribuant au bien-être des personnes et à la qualité des espaces.

Cette vision guide notre manière de concevoir. Chaque produit SIMES est issu d'une recherche approfondie sur la qualité de la lumière et ses effets perceptifs. Nous développons des solutions essentielles et discrètes, qui s'intègrent naturellement dans leur environnement et valorisent les formes, les volumes et les proportions sans jamais s'imposer.

La lumière artificielle influence le confort visuel, la perception des espaces et les rythmes biologiques. Lorsqu'elle est excessive, mal orientée ou incohérente avec les rythmes naturels, elle peut provoquer de la fatigue, altérer la perception de l'espace et entraîner un gaspillage d'énergie ainsi qu'une pollution lumineuse. C'est pourquoi il ne suffit pas d'éclairer: il faut apporter la juste lumière.

Notre connaissance de ces effets oriente la conception de chaque solution SIMES. La maîtrise de l'éblouissement, une orientation correcte, la qualité spectrale, les optiques en retrait, les dispositifs d'occultation et les systèmes de contrôle permettent d'apporter la lumière uniquement là où, comme et quand elle est nécessaire, contribuant ainsi au bien-être de ceux qui vivent l'espace.

Pour SIMES, la culture de la lumière signifie également sensibiliser les concepteurs et les professionnels à l'importance d'un éclairage plus conscient. À travers des journées de formation et des moments d'échange, nous partageons connaissances et expériences afin de promouvoir un usage plus juste et responsable de la lumière.





Light influences our physical and emotional wellbeing. Designed in harmony with natural rhythms, it accompanies everyday life and ensures comfort, balance, and a high-quality environment.

La lumière influence notre bien-être physique et émotionnel : conçue en harmonie avec le rythme naturel, elle accompagne la vie quotidienne et assure confort, équilibre et qualité de l'espace.

Be inspired by the collections in the Simes portfolio.

Laissez-vous inspirer par les collections du portefeuille Simes.

Concrete

WALL MOUNTED
Montage mural



L.240 H.58 D.90

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED
Balisage mural



L.290 H.150 D.58

BOLLARD
Borne



L.335 H.250 D.105



L.335 H.450 D.105

ONGROUND UP-LIGHT
Balisage en saillie



Ø 245 H.70

"Wood Beton" Headquarters, Iseo, Italy - Studio Archiabita © Ph. Mario Bertani



Concrete

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Internal die-cast aluminium housing. External concrete finish. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser for Concrete wall mounted, bollard and step Light. Clear tempered protective glass for Concrete up-light. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired Miniconcrete applique, bollard, step light, up-light. Prepared for a single cable entry with cable gland for Concrete applique.
Corp interne en aluminium moulé. Finition externe en béton. Diffuseur en verre trempé dépoli à l'acide ultra transparent pour Concrete applique, borne et balisage. Verre de protection trempé transparent pour Concrete balisage en saillie. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Miniconcrete applique, borne, balisage, balisage en saillie pré-câblé(e). Préparation pour une entrée de câble individuel avec presse-étoupes pour Concrete applique.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
	IP 65 / IP 67 (Up-light)
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I ⏚ (Applique)**
	CLASS II ⧈ (Mini applique, Bollard)
	CLASS III ◈ (Up-light, Step light)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06 (Applique, Step light)**
	IK 08 (Up-light)
	IK 10 (Bollard)

COLOUR CODES Codes couleur
.35 Concrete Béton
Natural ageing material. Matériau au vieillissement naturel.
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WALL MOUNTED
Montage mural

MINICONCRETE APPLIQUE SINGLE EMISSION L240
Miniconcrete applique émission simple L240




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8015H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	777 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8015W	3000 K			90	799 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8015N	4000 K			90	829 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINICONCRETE APPLIQUE DOUBLE EMISSION L240
Miniconcrete applique émission double L240




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8016H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	922 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8016W	3000 K			90	948 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8016N	4000 K			90	983 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

CONCRETE APPLIQUE SINGLE EMISSION L310
Concrete applique émission simple L310



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8005H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	1150 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8005W	3000 K			90	1182 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8005N	4000 K			90	1226 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push


CONCRETE APPLIQUE DOUBLE EMISSION L310
Concrete applique émission double L310



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8006H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1316 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8006W	3000 K			90	1353 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8006N	4000 K			90	1404 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push


BOLLARD
Borne

CONCRETE BOLLARD SINGLE EMISSION H250
Concrete borne émission simple H250




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8100H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	458 lm	8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8100W	3000 K			90	471 lm	8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8100N	4000 K			90	489 lm	8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

CONCRETE BOLLARD DOUBLE EMISSION H250
Concrete borne émission double H250




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8101H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1050 lm	15 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8101W	3000 K			90	1079 lm	15 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8101N	4000 K			90	1119 lm	15 W	220-240 Vac	Dali2/Push

CONCRETE BOLLARD SINGLE EMISSION H450
Concrete borne émission simple H450




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8105H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	458 lm	8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8105W	3000 K			90	471 lm	8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8105N	4000 K			90	489 lm	8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

CONCRETE BOLLARD DOUBLE EMISSION H450
Concrete borne émission double H450



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8106H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1050 lm	15 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8106W	3000 K			90	1079 lm	15 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8106N	4000 K			90	1119 lm	15 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL CONCRETE BOLLARD VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Concrete borne

S.6359 Flange to be buried for Concrete bollard Bride à enterrer pour Concrete borne

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED
Balisage mural

CONCRETE STEPLIGHT SURFACE MOUNTED L290
Concrete balisage mural L290




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8055H	2700 K		80	354 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8055W	3000 K		80	421 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8055N	4000 K		80	421 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


Note: Concrete steplight surface mounted can also be cemented into the wall.
Remarque : Concrete balisage mural peut aussi être cimenté dans le mur.

ONGROUND UP-LIGHT
Balisage en saillie

CONCRETE UP-LIGHT Ø245



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8160H	2700 K	**Spot beam with 6 lenses** Faisceau spot avec 6 lentilles		13°	80	1800 lm	19.2 W	Max 1050 mA remote (p.555)	PWM
C.8160W	3000 K				80	1855 lm	19.2 W	Max 1050 mA remote (p.555)	PWM
C.8160N	4000 K				80	1910 lm	19.2 W	Max 1050 mA remote (p.555)	PWM
C.8161H	2700 K	**Wide beam with 6 lenses** Faisceau large avec 6 lentilles		38°	80	1594 lm	19.2 W	Max 1050 mA remote (p.555)	PWM
C.8161W	3000 K				80	1642 lm	19.2 W	Max 1050 mA remote (p.555)	PWM
C.8161N	4000 K				80	1690 lm	19.2 W	Max 1050 mA remote (p.555)	PWM



ACCESSORIES FOR CONCRETE ONGROUND UP-LIGHT Accessoires pour Concrete balisage en saillie

S.3524 Stake for Concrete onground up-light Piquet pour Concrete balisage en saillie

Ghost for cast concrete Design M. Sadler

Ghost pour béton coulé


STEP LIGHT WALL RECESSED Balisage encastré mural



L.75 H.350



L.290 H.100



L.210 H.260



L.155 H.190



L.90 H.100



L.1570 H.48



L.810 H.48



L.430 H.48



L.240 H.48



MENZIONE D'ONORE

COMPASSO D ORO **ADI**

"Collina degli studenti", Campus Bovisa - La Masa, Politecnico di Milano, Italy © Ph. Mario Bertani



Seaplan Lagoon, Alameda, California - Arch. Mary Wong Donn Logan © Ph. Billy Hustace Photography

Ghost for cast concrete Design M. Sadler

Ghost pour béton coulé

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminum housing. Polypropylene recessing box for Ghost. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser for Ghost. Extruded aluminum recessing box for Ghost linear. Transparent resin diffuser for linear Ghost. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Boîtier d'encastrement en polypropylène pour Ghost. Diffuseur en verre trempé dépoli à l'acide ultra transparent pour Ghost. Boîtier d'encastrement en aluminium extrudé pour Ghost linéaire. Diffuseur en résine transparent pour Ghost linéaire. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I (Ghost vertical)** **CLASS III (24Vdc)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**


FINISHING Finitions
Concrete used for the casting process. Natural ageing material. Béton utilisé pour le processus de moulage. Matériau au vieillissement naturel.
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

STEP LIGHT WALL RECESSED

Balisage encastré mural

GHOST HORIZONTAL L290


Ghost horizontal L290



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8020H	2700 K		80	534 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8020W	3000 K		80	634 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8020N	4000 K		80	634 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

GHOST VERTICAL H350


Ghost vertical H350



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8024H	2700 K		80	653 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8024W	3000 K		80	689 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
C.8024N	4000 K		80	697 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MICROGHOST SQUARE H100


Microghost carré H100



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8030H	2700 K		80	189 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8030W	3000 K		80	224 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8030N	4000 K		80	224 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

MINIGHOST SQUARE H190


Minighost carré H190



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8027H	2700 K		80	277 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8027W	3000 K		80	329 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8027N	4000 K		80	329 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

GHOST SQUARE H260


Ghost carré H260



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8025H	2700 K		80	718 lm	9.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8025W	3000 K		80	853 lm	9.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8025N	4000 K		80	853 lm	9.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

GHOST LINEAR L240

Ghost linéaire L240




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8034H	2700 K		80	332 lm	3.8 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8034W	3000 K		80	394 lm	3.8 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8034N	4000 K		80	394 lm	3.8 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR GHOST LINEAR L240 Accessoires pour Ghost linéaire L240

C.8033 *Drilling jig for shutter for Ghost Linear L240
*Gabarit de perçage pour obturateur pour Ghost linéaire L240

GHOST LINEAR L430

Ghost linéaire L430




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8036H	2700 K		80	663 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8036W	3000 K		80	788 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8036N	4000 K		80	788 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR GHOST LINEAR L430 Accessoires pour Ghost linéaire L430

C.8035 *Drilling jig for shutter for Ghost Linear L430
*Gabarit de perçage pour obturateur pour Ghost linéaire L430

GHOST LINEAR L810

Ghost linéaire L810




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8038H	2700 K		80	1326 lm	14.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8038W	3000 K		80	1576 lm	14.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8038N	4000 K		80	1576 lm	14.0 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR GHOST LINEAR L810 Accessoires pour Ghost linéaire L810

C.8037 *Drilling jig for shutter for Ghost Linear L810
*Gabarit de perçage pour obturateur pour Ghost linéaire L810

GHOST LINEAR L1570

Ghost linéaire L1570



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8040H	2700 K		80	2653 lm	28.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8040W	3000 K		80	3152 lm	28.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8040N	4000 K		80	3152 lm	28.0 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR GHOST LINEAR L1570 Accessoires pour Ghost linéaire L1570

C.8039 *Drilling jig for shutter for Ghost Linear L1570
*Gabarit de perçage pour obturateur pour Ghost linéaire L1570

* The drilling jig facilitates the execution of Ghost in a continuous line.
Only one jig is needed for each size used because the jig can be reused.

* Le gabarit de perçage simplifie l'installation du modèle Ghost en ligne continue.
Un seul gabarit de perçage est nécessaire pour chaque taille utilisée car le gabarit peut être réutilisé.

Ghost for construction materials

Ghost pour matériaux de construction

RECESSED STEP LIGHT FOR CLADDING
Balisage encastré mural pour revêtement


L.1573 H.75


L.813 H.75


L.433 H.75


L.243 H.75


L.75 H.75

RECESSED STEP LIGHT FOR INSULATION PANELS
Balisage encastré mural pour panneaux isolants


L.290 H.100


L.90 H.100

RECESSED STEP LIGHT FOR PLASTER FINISH
Balisage encastré mural pour finition en plâtre


L.290 H.100


L.90 H.100

Ghost for cladding


Ghost pour revêtement

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	**GENERAL INFORMATION** Informations générales		**FINISHING** Finitions
Anodized extruded aluminum housing. **Anodized extruded aluminum recessing box.** **Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser for Ghost. Transparent resin diffuser for linear Ghost.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium extrudé anodisé. Boîtier d'encastrement en aluminium extrudé anodisé. Diffuseur en verre trempé dépoli à l'acide ultra transparent pour Ghost. Diffuseur en résine transparent pour Ghost linéaire. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**	**Anodized aluminum or material used for the cladding.** Aluminium anodisé ou matériau utilisé pour le revêtement.
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈ **CLASS III** ⟐ **(24Vdc)**	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**	**PATENTED** Breveté
			REGISTERED DESIGN Modèle déposé

STEP LIGHT WALL RECESSED


Balisage encastré mural

MICROGHOST LINEAR L75
Microghost linéaire L75




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8330H	2700 K		80	99 lm	1.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8330W	3000 K		80	118 lm	1.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8330N	4000 K		80	124 lm	1.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

GHOST LINEAR L240
Ghost linéaire L240



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8334H	2700 K		80	332 lm	3.8 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8334W	3000 K		80	394 lm	3.8 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8334N	4000 K		80	394 lm	3.8 W	220-240 Vac	ON-OFF

GHOST LINEAR L430
Ghost linéaire L430




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8336H	2700 K		80	663 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8336W	3000 K		80	788 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8336N	4000 K		80	788 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

GHOST LINEAR L810
Ghost linéaire L810



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8338H	2700 K		80	1326 lm	14.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8338W	3000 K		80	1576 lm	14.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8338N	4000 K		80	1576 lm	14.0 W	220-240 Vac	ON-OFF

GHOST LINEAR L1570
Ghost linéaire L1570



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8340H	2700 K		80	2653 lm	28.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8340W	3000 K		80	3152 lm	28.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
C.8340N	4000 K		80	3152 lm	28.0 W	220-240 Vac	ON-OFF

Ghost for insulation panels

SIMES


Ghost pour panneaux isolants

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	**GENERAL INFORMATION** Informations générales		**FINISHING** Finitions
Die-cast aluminum housing. **AE D35 polystyrene block with polypropylene recessing box. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Bloc polystyrène AE D35 avec boîtier d'encastrement en polypropylène. Diffuseur en verre trempé dépoli à l'acide ultra transparent. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**	Wall finish Finition murale
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III** ⟐	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**	**PATENTED** Breveté
			REGISTERED DESIGN Modèle déposé

STEP LIGHT WALL RECESSED


Balisage encastré mural

MICROGHOST SQUARE L90
Microghost carré L90



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8130H	2700 K		80	189 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8130W	3000 K		80	224 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8130N	4000 K		80	224 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

GHOST HORIZONTAL L290
Ghost horizontal L290



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8120H	2700 K		80	534 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8120W	3000 K		80	634 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8120N	4000 K		80	634 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM



Ghost for plaster finish

Ghost pour finition plâtre

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminum housing. **AE D35 polystyrene block with polypropylene recessing box. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Bloc polystyrène AE D35 avec boîtier d'encastrement en polypropylène. Diffuseur en verre trempé dépoli à l'acide ultra transparent. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

FINISHING Finitions
Wall finish Finition murale
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

STEP LIGHT WALL RECESSED


Balisage encastré mural

MICROGHOST SQUARE L90
Microghost carré L90



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8230H	2700 K		80	189 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8230W	3000 K		80	224 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8230N	4000 K		80	224 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

GHOST HORIZONTAL L290
Ghost horizontal L290



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
C.8220H	2700 K		80	534 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8220W	3000 K		80	634 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
C.8220N	4000 K		80	634 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

"Peli Porte Sezionali" Headquarters, Castel Mella, Brescia, Italy - Arch. Giuliano Venturelli © Ph.Paolo Stroppa

Shape Design K. Begasse

WINDOW FRAME BLADE OF LIGHT Lame de lumière encadrement de fenêtre



L.71 H.87 D.37



L.103 H.130 D.53



L.150 H.90 D.40

SIMES

House of Fates, European Education Center, Budapest, Hungary - Cube Design, FBI Studio © Ph. Tamas Bujnovszky / Be light Kft



Shape Design K. Begasse

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Polycarbonate diffuser. Pre-wired with cable Minishape for semi-cylindrical and Shape rectangular. Pre-wired with 2 cables for Shape semi-cylindrical. Corp en aluminium moulé. Diffuseur en polycarbonate. Minishape semi-cylindrique et Shape rectangulaire pré-câblé. Pré-câblage avec 2 câbles pour Shape semi-cylindrique.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I ⏚ (Rectangular version)**
	CLASS III ⟐ (Semi-cylindrical version)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WINDOW FRAME BLADE OF LIGHT
Lame de lumière encadrement de fenêtre

MINISHAPE SEMI-CYLINDRICAL
Minishape semi-cylindrique



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6425H	2700 K	**Blade of light beam with 1 lens** Faisceau en lame de lumière avec 1 lentille		80	137 lm	3.6 W	Max 1200 mA remote (p.555)	PWM
S.6425W	3000 K			80	162 lm	3.6 W	Max 1200 mA remote (p.555)	PWM
S.6425N	4000 K			80	168 lm	3.6 W	Max 1200 mA remote (p.555)	PWM

SHAPE SEMI-CYLINDRICAL
Shape semi-cylindrique




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6430J	RGBW (W=3000 K)	**Blade of light beam with 1 lens** Faisceau en lame de lumière avec 1 lentille		80	59 lm	6.7 W	24 Vdc remote (p.557)	DMX/RDM; PUSH

ACCESSORIES FOR SHAPE SEMI-CYLINDRICAL Accessoires pour Shape semi-cylindrique

S.3460	DMX512 / RDM LED controller for Shape semi-cylindrical Contrôleur LED DMX512 / RDM pour Shape semi-cylindrique


SHAPE RECTANGULAR
Shape rectangulaire



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6420H	2700 K	**Blade of light beam with 1 lens** Faisceau en lame de lumière avec 1 lentille		80	126 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6420W	3000 K			80	149 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6420N	4000 K			80	155 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

Air-Lighting® Holscher Design

SUSPENSION SYSTEM Système á suspension




Private villa, Iseo Lake, Italy © Ph. Paolo Stroppa

SYSTEM ELEMENTS
Éléments du système

Air-Lighting® is an outdoor suspended lighting system designed to ensure maximum compositional freedom. Using steel wire ropes and reinforced electrical cables, it allows Flower Zoom Ø60 Comfort projectors with adjustable optics to be suspended in different points of the space.
The system can be wall-mounted using tension clamps, ceiling roses, either for support or electrification. Alternatively, where no anchoring surfaces are available, it can also be installed on a support pole cemented into the ground, or with a base and counterweight.
The Flower Zoom Ø60 Comfort optic is adjustable (from 22° to 43°), providing dynamic, high-quality illumination. Its high mechanical impact resistance (IK07) and IP65 protection rating make it a durable, reliable solution over time.

Air-Lighting® est un système d'éclairage suspendu en extérieur conçu pour garantir une liberté de composition maximale. À l'aide de cordons de fils en acier et de câbles électriques renforcés, cela permet de suspendre les projecteurs Flower Zoom Ø60 Comfort à optiques ajustables sur différents points dans l'espace. Le système peut être monté au mur à l'aide de cordons de plafond, comme support ou pour l'électrification. Comme alternative, si aucune surface d'ancrage n'est disponible, il peut également être installé sur un mât de support cimenté au sol ou avec une base et un contre-poids. L'optique Flower Zoom Ø60 Comfort est ajustable (de 22° à 43°), et fournit un éclairage dynamique de haute qualité. Sa grande résistance aux impacts mécaniques (IK07) et son indice de protection IP65 en font une solution durable et fiable au fil du temps.




1. GALVANIZED AND PAINTED STEEL SUPPORT POLE Ø76 mm H3500 mm WITH FLANGE TO BE CEMENTED
It is recommended to install the pole and its flange with a 2° outward tilt.

1. MÂT DE SUPPORT EN ACIER GALVANISÉ ET PEINT Ø76 mm H3500 mm AVEC BRIDE À CIMENTER
Il est recommandé d'installer le mât et sa bride avec une inclinaison de 2° vers l'extérieur.

2. GALVANIZED AND PAINTED STEEL SUPPORT POLE Ø76 mm, H3500 mm WITH SUPPORT BASE AND COUNTERWEIGHT CONTAINER (H615 mm).
To ensure stability in the absence of ground fixings, it is necessary to insert two 25 kg sandbags into the container.

2. MÂT DE SUPPORT EN ACIER GALVANISÉ ET PEINT Ø76 mm, H3500 mm AVEC BASE DE SUPPORT ET CONTENEUR DE CONTRE-POIDS (H615 mm).
Afin de garantir la stabilité en l'absence de fixations au sol, deux sacs de sable de 25 kg doivent être insérés dans le conteneur.






3.

3. SUPPORT OR ELECTRIFICATION ROSE
Made of painted aluminium, it allows the fixing to the wall of the metal ropes or of the electrical cables.
The internal core of the rose is engineered to securely lock the tensioned cables while also housing and wrapping a reserve length of cable, allowing repositioning of the luminaire at a later stage.

3. ROSACE DE SUPPORT OU D'ÉLECTRIFICATION
Composée d'aluminium peint, elle permet une fixation au mur des cordons en métal ou des câbles électriques. Le noyau interne de la rosace est conçu pour verrouiller en toute sécurité les câbles tendus tout en contenant et enroulant une longueur de câble de réserve, ce qui permet de repositionner le luminaire ultérieurement.



4.

4. FLOWER ZOOM Ø60 COMFORT
Lighting fixture with variable optics from 22° to 43°.
Supplied with 15m of aramid fibre reinforced electrical cable.
LED 3000 K CRI90 472 lm 9.5W
(on request 2700 K CRI90 470 lm)
(on request 4000 K CRI90 539 lm)
24 Vdc PWM
Requires constant voltage remote power supply 24 Vdc (p.554).

4. FLOWER ZOOM Ø60 COMFORT
Fixation d'éclairage avec des optiques variables de 22° à 43°.
Fournie avec 15 m de câble électrique renforcé avec des fibres d'aramide.
LED 3000 K CRI90 472 lm 9.5 W
(sur demande 2700 K CRI90 470 lm)
(sur demande 4000 K CRI90 539 lm)
24 Vdc PWM
Nécessite une alimentation à distance en tension constante de 24 Vdc (p.554).



5.

5. TENSION CLAMP
Made of chrome-plated brass, to be used for fixing the metal cable to the wall (using wall plugs, not supplied) or to the ceiling rose.

5. PINCE DE SERRAGE
Fabriquée en laiton chromé, utilisée pour fixer le cordon en métal au mur (avec des fiches murales, non fournies) ou sur la rosace de plafond.



6.

6. METAL ROPE
15m length black PA12 coated braided steel wire rope.

6. CORDON EN MÉTAL
Cordon en fil d'acier tressé revêtu PA12 en noir de 15 m de longueur.




Simes Headquarters, Corte Franca, Brescia, Italy © Ph. Simes S.p.A.

AIR-LIGHTING® WITH 3 ANCHOR POINTS (4 Flower Zoom Ø60 Comfort)

Air-Lighting® avec 3 points d'ancrage (4 Flower Zoom Ø60 Confort)

Air-Lighting, in its three-point anchoring configuration, can support up to four Flower Zoom Ø60 Comfort luminaires. The usable area for positioning the lighting fixtures is triangular in shape.
Power can be supplied either through a wall-mounted rose or via a ground-anchored support pole, available with a cast-in flange or a weighted base.
The sphere positioned at the junction between the support cable and the power cable allows precise adjustment of the position and height of each light point.

Dans sa configuration à trois points d'ancrage, Air-Lighting peut supporter jusqu'à quatre luminaires Flower Zoom Ø60 Confort. La zone disponible pour le positionnement des luminaires est de forme triangulaire.
L'alimentation électrique peut être assurée soit par une rosace murale, soit par un mât de support ancré au sol, disponible avec une bride à sceller ou un socle lesté.
La sphère située à la jonction entre le câble porteur et le câble d'alimentation permet de régler avec précision la position et la hauteur de chaque point lumineux.







Private villa, Iseo Lake, Italy © Ph. Paolo Stroppa

Air-Lighting®

Holscher Design

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing and support rose. Poles in galvanized and painted steel. Steel screws with anticorrosive coating. Chrome-plated brass tension clamps. Supplied with 15m of brided steel rope and 15m of electrical cables. Flower ZOOM Ø60 comfort pre-wired luminaire. Corp et rosace de support en aluminium moulé. Mâts en acier galvanisé et peint. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Pinces de serrage en laiton chromé. Fournies avec 15m de cordon en acier tressé et 15m de câbles électriques. Luminaire pré-câblé Flower ZOOM Ø60 confort.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
PATENT PENDING Brevet en instance
REGISTERED DESIGN Modèle déposé
REGISTERED TRADEMARK Marque déposée

3 ANCHOR POINTS (4 Flower Zoom Ø60 Comfort)

3 points d'ancrage (4 Flower Zoom Ø60 Confort)

AIR-LIGHTING WITH 1 ROSE + WIRE TENSION CLAMP (1 power supply point from the rose and 4 spotlights)
Air-Lighting avec 1 rosace + pince de serrage de fil (1 point d'alimentation à partir de la rosace et 4 projecteurs)




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0904H	2700 K	**Medium to wide beam (4x)** Faisceau moyen à large (4x)	 ZOOM 22°-43°	90	(4x) 470 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0904W	3000 K			90	(4x) 472 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0904N	4000 K			90	(4x) 539 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

AIR-LIGHTING WITH 2 ROSES + 1 SUPPORT POLE (1 power supply point of your choice and 4 spotlights)
Air-Lighting avec 2 rosaces + 1 mât de support (1 point d'alimentation de votre choix et 4 projecteurs)




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0924H	2700 K	**Medium to wide beam (4x)** Faisceau moyen à large (4x)	 ZOOM 22°-43°	90	(4x) 470 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0924W	3000 K			90	(4x) 472 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0924N	4000 K			90	(4x) 539 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

AIR-LIGHTING WITH 1 ROSE + 2 SUPPORT POLES (1 power supply point of your choice and 4 spotlights)
Air-Lighting avec 1 rosace + 2 mâts de support (1 point d'alimentation de votre choix et 4 projecteurs)



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0934H	2700 K	**Medium to wide beam (4x)** Faisceau moyen à large (4x)	 ZOOM 22°-43°	90	(4x) 470 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0934W	3000 K			90	(4x) 472 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0934N	4000 K			90	(4x) 539 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

AIR-LIGHTING WITH 3 SUPPORT POLES (1 power supply point of your choice and 4 spotlights)
Air-Lighting avec 3 mâts de support (1 point d'alimentation de votre choix et 4 projecteurs)



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0944H	2700 K	**Medium to wide beam (4x)** Faisceau moyen à large (4x)	 ZOOM 22°-43°	90	(4x) 470 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0944W	3000 K			90	(4x) 472 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0944N	4000 K			90	(4x) 539 lm	(4x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

MANDATORY ACCESSORIES FOR EACH POLE TO BE CHOOSEN BETWEEN
Accessoires obligatoires pour chaque mât au choix entre

S.0908 Anchoring Flange Bride d'ancrage


S.0909 Support base and counterweight container Base de support et conteneur de contre-poids

AIR-LIGHTING® WITH 4 ANCHOR POINTS (8 Flower Zoom Ø60 Comfort)

Air-Lighting® avec 4 points d’ancrage (8 Flower Zoom Ø60 Confort)

Air-Lighting, in its four-point anchoring configuration, can support up to eight Flower Zoom Ø60 comfort luminaires, with two spotlights mounted on each support cable.
The usable area for positioning the lighting fixtures is rectangular in shape.
Power is supplied from two points, for a total of eight electrical cables, via wall-mounted ceiling roses or ground-anchored support poles, available with either a cast-in flange or a counterweighted base.
The sphere positioned at the junction between the support cable and the power cable allows precise adjustment of the position and height of each light point.

Dans sa configuration à quatre points d’ancrage, Air-Lighting peut supporter jusqu’à huit luminaires Flower Zoom Ø60 confort, à raison de deux projecteurs sur chaque câble porteur.
La zone disponible pour le positionnement des luminaires est de forme rectangulaire.
L’alimentation électrique est assurée depuis deux points, pour un total de huit câbles électriques, au moyen de rosaces murales ou de mâts de support ancrés au sol, disponibles avec une bride à sceller ou un socle lesté.
La sphère située à la jonction entre le câble porteur et le câble d’alimentation permet de régler avec précision la position et la hauteur de chaque point lumineux.




Private villa, Nigoline, Italy © Ph. Paolo Stroppa

4 ANCHOR POINTS (8 Flower Zoom Ø60 Comfort)


4 points d'ancrage (8 Flower Zoom Ø60 Confort)

AIR-LIGHTING WITH 2 ROSES + WIRE TENSION CLAMP (2 power supply points from the roses and 8 spotlights)
Air-Lighting avec 2 rosaces + pince de serrage de fil (2 points d'alimentation à partir de la rosace et 8 projecteurs)




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0958H	2700 K	**Medium to wide beam (8x)** Faisceau moyen à large (8x)	 ZOOM 22°-43°	90	(8x) 470 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0958W	3000 K			90	(8x) 472 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0958N	4000 K			90	(8x) 539 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

AIR-LIGHTING WITH 4 ROSES (2 power supply points of your choice and 8 spotlights)
Air-Lighting avec 4 rosaces (2 points d'alimentation de votre choix et 8 projecteurs)




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0968H	2700 K	**Medium to wide beam (8x)** Faisceau moyen à large (8x)	 ZOOM 22°-43°	90	(8x) 470 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0968W	3000 K			90	(8x) 472 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0968N	4000 K			90	(8x) 539 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

AIR-LIGHTING WITH 2 ROSES + 2 SUPPORT POLES (2 power supply points of your choice and 8 spotlights)
Air-Lighting avec 2 rosaces + 2 mâts de support (2 points d'alimentation de votre choix et 8 projecteurs)



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0978H	2700 K	**Medium to wide beam (8x)** Faisceau moyen à large (8x)	 ZOOM 22°-43°	90	(8x) 470 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0978W	3000 K			90	(8x) 472 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0978N	4000 K			90	(8x) 539 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

AIR-LIGHTING WITH 4 SUPPORT POLES (2 power supply points of your choice and 8 spotlights)
Air-Lighting avec 4 mâts de support (2 points d'alimentation de votre choix et 8 projecteurs)



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0988H	2700 K	**Medium to wide beam (8x)** Faisceau moyen à large (8x)	 ZOOM 22°-43°	90	(8x) 470 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0988W	3000 K			90	(8x) 472 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.0988N	4000 K			90	(8x) 539 lm	(8x) 9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


MANDATORY ACCESSORIES FOR EACH POLE TO BE CHOOSEN BETWEEN
Accessoires obligatoires pour chaque mât au choix entre

S.0908 Anchoring Flange Bride d'ancrage

S.0909 Support base and counterweight container Base de support et conteneur de contre-poids

IP System®

LINEAR PLUG-IN RECESSED MOUNTED SYSTEM Système linéaire plug-in encastré



LINEAR PLUG-IN SURFACE MOUNTED SYSTEM Système linéaire plug-in en saillie



LINEAR PLUG-IN SUSPENSION SYSTEM Système linéaire plug-in suspendu



Roman villa of the Nonii Arrii, Toscolano Maderno, Lombardia, Italy - Lighting design: ArchLight © Ph. Stefano Nicoli



Villa Petralia, Carmagnola, Torino, Italy - Arch. Carola Ribotta © Ph. Traiano Luce

IP System®

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
IP System in anodized and painted extruded aluminum. Opal silicone light source. Pre-wired with a 4-pole cable, requires two remote 24Vdc power supplies, one for the lighting strip, one for the plug-in accessories. IP System en aluminium extrudé anodisé et peint. Source d'éclairage en silicone opale. Pré-câblé avec un câble à 4 pôles ; nécessite deux alimentations 24 Vdc déportée, une pour le bandeau d'éclairage, une pour les accessoires enfichables.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08 (Highlighter)**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé
REGISTERED TRADEMARK Marque déposée

LIGHTING ROD RECESSED


Barre lumineuse encastrée

IP SYSTEM RECESSED MOUNTED L1000
IP System encastré L1000



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9005H	2700 K		110°	95	773 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9005W	3000 K			95	814 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9005N	4000 K			95	855 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9005T	Tunable White (2200 K-5000 K)		110°	95	344 lm	10.2 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

IP SYSTEM RECESSED MOUNTED L2000
IP System encastré L2000




CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9006H	2700 K		110°	95	1470 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9006W	3000 K			95	1547 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9006N	4000 K			95	1624 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9006T	Tunable White (2200 K-5000 K)		110°	95	688 lm	20.4 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

ACCESSORIES FOR IP SYSTEM RECESSED MOUNTED 1m/2m Accessoires pour IP System encastré 1m/2m

S.9095 Black shielding diffuser 1m Diffuseur de protection noir 1 m
S.9096 Black shielding diffuser 2m Diffuseur de protection noir 2 m

Note: Anodized extruded aluminum formwork and support clips included.
Remarque : Coffrage en aluminium extrudé anodisé et clips de fixation inclus.



Simes Headquarters, Corte Franca, Brescia, Italy - Artwork "Gorilla N.7", Davide Rivalta © Ph. Mario Bertani


SURFACE MOUNTED LIGHTING ROD
Barre lumineuse en saillie

IP SYSTEM SURFACE MOUNTED L1000
IP System en saillie L1000




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9001H	2700 K	110°	95	773 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9001W	3000 K		95	814 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9001N	4000 K		95	855 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9001T	Tunable White (2200 K-5000 K)	110°	95	344 lm	10.2 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

IP SYSTEM SURFACE MOUNTED L2000
IP System en saillie L2000



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9002H	2700 K	110°	95	1470 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9002W	3000 K		95	1547 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9002N	4000 K		95	1624 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9002T	Tunable White (2200 K-5000 K)	110°	95	688 lm	20.4 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

IP SYSTEM SURFACE MOUNTED L3000
IP System en saillie L3000



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9003H	2700 K	110°	95	2089 lm	44.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9003W	3000 K		95	2199 lm	44.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9003N	4000 K		95	2309 lm	44.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9003T	Tunable White (2200 K-5000 K)	110°	95	1032 lm	30.6 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

IP SYSTEM SURFACE MOUNTED L4000
IP System en saillie L4000



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9004H	2700 K	110°	95	2722 lm	55.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9004W	3000 K		95	2865 lm	55.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9004N	4000 K		95	3008 lm	55.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9004T	Tunable White (2200 K-5000 K)	110°	95	1376 lm	40.8 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

ACCESSORIES FOR IP SYSTEM SURFACE 1m/2m/3m/4m Accessoires pour IP System en saillie 1m/2m/3m/4m


S.9090	Corner joint Joint d'angle
S.9091	Linear joint Joint linéaire
S.9095	Black shielding diffuser 1m Diffuseur avec écran noir 1 m
S.9096	Black shielding diffuser 2m Diffuseur avec écran noir 2m
S.9097	Black shielding diffuser 3m Diffuseur avec écran noir 3m

Note: For IP System 4m use N. 2 pieces **S.9096** of the black shielding diffuser.
Remarque : Pour Highlighter 4m, utiliser N. 2 unités **S.9096** du diffuseur de protection noir




SUSPENSION LIGHTING ROD
Barre lumineuse suspendu

IP SYSTEM SUSPENSION L1000
IP System suspendu L1000




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9081H	2700 K	**Single emission** Émission simple	110°	95	773 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9081W	3000 K			95	814 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9081N	4000 K			95	855 lm	16.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9086H	2700 K	**Double emission** Émission double	2x110°	95	1160 lm	24.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9086W	3000 K			95	1221 lm	24.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9086N	4000 K			95	1282 lm	24.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9081T	Tunable White (2200 K-5000 K)	**Single emission** Émission simple	110°	95	344 lm	10.2 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.9086T	Tunable White (2200 K-5000 K)	**Double emission** Émission double	2x110°	95	516 lm	15.3 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

IP SYSTEM SUSPENSION L2000
IP System suspendu L2000



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9082H	2700 K	**Single emission** Émission simple	110°	95	1470 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9082W	3000 K			95	1547 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9082N	4000 K			95	1624 lm	32.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9087H	2700 K	**Double emission** Émission double	2x110°	95	2243 lm	56.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9087W	3000 K			95	2361 lm	56.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9087N	4000 K			95	2479 lm	56.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9082T	Tunable White (2200 K-5000 K)	**Single emission** Émission simple	110°	95	688 lm	20.4 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.9087T	Tunable White (2200 K-5000 K)	**Double emission** Émission double	2x110°	95	1032 lm	30.6 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

IP SYSTEM SUSPENSION L3000
IP System suspendu L3000



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9083H	2700 K	**Single emission** Émission simple	110°	95	2089 lm	44.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9083W	3000 K			95	2199 lm	44.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9083N	4000 K			95	2309 lm	44.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9088H	2700 K	**Double emission** Émission double	2x110°	95	3559 lm	76.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9088W	3000 K			95	3746 lm	76.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9088N	4000 K			95	3933 lm	76.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9083T	Tunable White (2200 K-5000 K)	**Single emission** Émission simple	110°	95	1032 lm	30.6 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.9088T	Tunable White (2200 K-5000 K)	**Double emission** Émission double	2x110°	95	1720 lm	51.0 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM

ACCESSORIES FOR IP SYSTEM SUSPENSION 1m/2m/3m Accessoires pour IP System suspendu 1m/2m/3m

S.9080 Ceiling rose (2x) Rosace de plafond (2x)



PLUG-IN ACCESSORIES FOR IP SYSTEM
Accessoires enfichables pour IP System


SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Plug-in accessories in die-cast aluminum to be used only in combination with IP System (lighting rod). Steel screws with anticorrosive coating. Transparent protective toughened glass. Supplied with metal power pins for direct connection to the IP System. Accessoires enfichables en aluminium moulé à utiliser uniquement en combinaison avec IP System (tige d'éclairage). Vis en acier à revêtement anticorrosion. Verre renforcé de protection transparent. Fourni avec des broches d'alimentation en métal pour un raccordement direct au IP System.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07 (Plug-in)**


COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé
REGISTERED TRADEMARK Marque déposée

TRENDY PLUG-IN




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9030H	2700 K	**Spot beam with 3 lenses** Faisceau spot avec 3 lentilles	12°	90	442 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9030W	3000 K			90	466 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9030N	4000 K			90	500 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9031H	2700 K	**Wide beam with 3 lenses** Faisceau large avec 3 lentilles	43°	90	340 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9031W	3000 K			90	358 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9031N	4000 K			90	384 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

CEILING 2 LED PLUG-IN




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9045H	2700 K	**Flood beam with 2 reflectors** Faisceau diffus avec 2 réflecteurs	65°	90	308 lm	5.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9045W	3000 K			90	325 lm	5.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9045N	4000 K			90	349 lm	5.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

CEILING 4 LED PLUG-IN




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9050H	2700 K	**Flood beam with 4 reflectors** Faisceau diffus avec 4 réflecteurs	65°	90	633 lm	10.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9050W	3000 K			90	667 lm	10.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9050N	4000 K			90	715 lm	10.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

FINGER PLUG-IN




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9035H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille	36°	90	298 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9035W	3000 K			90	321 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9035N	4000 K			90	344 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9036H	2700 K	**Flood beam with 1 lens** Faisceau diffus avec 1 lentille	60°	90	238 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9036W	3000 K			90	257 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9036N	4000 K			90	276 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

FLOWER Ø35 COMFORT PLUG-IN



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9017H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 3 lentille	13°	90	226 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9017W	3000 K			90	244 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9017N	4000 K			90	261 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9018H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	21°	90	242 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9018W	3000 K			90	261 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9018N	4000 K			90	280 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9019H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille	37°	90	169 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9019W	3000 K			90	182 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9019N	4000 K			90	195 lm	7.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


FLOWER ZOOM Ø60 COMFORT PLUG-IN



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9021H	2700 K	**Medium to wide beam** Faisceau moyen à large	ZOOM 16°-40°	90	427 lm	10.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9021W	3000 K			90	431 lm	10.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9021N	4000 K			90	487 lm	10.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

FLOWER ZOOM Ø60 COMFORT PLUG-IN SINGLE CONTROL

Flower ZOOM Ø60 confort enfichable à commande individuelle



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9026H	2700 K	**Medium to wide beam** Faisceau moyen à large	ZOOM 16°-40°	90	427 lm	10.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9026W	3000 K			90	431 lm	10.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9026N	4000 K			90	487 lm	10.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

ACCESSORY REQUIRED FOR THE CORRECT USE OF FLOWER ZOOM Ø60 COMFORT PLUG-IN SINGLE CONTROL

Accessoire requis pour l'utilisation correcte du Flower ZOOM Ø60 confort enfichable à commande individuelle

S.9099 Master interface for Flower ZOOM Ø60 comfort plug-in single control
Interface maître pour Flower ZOOM Ø60 Confort enfichable à commande individuelle

Continuous Rod

Barre Continue

LINEAR EFFECT Effets linéaire



L.1018/2018/3018 H.23 D.22

L.1010 /2010/3010 H.40 D.49

Scatolificio del Garda, Pastrengo, Verona, Italy - Arch. Nico Sandri Studio © Ph. Mario Bertani

Continuous Rod

Barre Continue

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Extruded aluminium housing. **Opal silicone light source.** **Pre-wired luminaire**. Boîtier en aluminium extrudé. Source d'éclairage en silicone opale. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium

LIGHTING ROD MINIMAL

Barre lumineuse minimal

CONTINUOUS ROD MINIMAL SURFACE L1000
Barre continue minimal en saillie L1000



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2310W	3000 K		111°	90	683 lm	9.9 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2310T	Tunable White (2700 K-4000 K)		111°	80	410 lm	6.6 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.2316J	RGBW (W=2700 K)		111°	80	192 lm	10.3 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

CONTINUOUS ROD MINIMAL SURFACE L2000
Barre continue minimal en saillie L2000



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2311W	3000 K		111°	90	1366 lm	19.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2311T	Tunable White (2700 K-4000 K)		111°	80	820 lm	13.2 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.2317J	RGBW (W=2700 K)		111°	80	384 lm	20.6 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

CONTINUOUS ROD MINIMAL SURFACE L3000
Barre continue minimal en saillie L3000



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2312W	3000 K		111°	90	2049 lm	29.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2312T	Tunable White (2700 K-4000 K)		111°	80	1230 lm	19.8 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.2318J	RGBW (W=2700 K)		111°	80	576 lm	30.9 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORIES FOR CONTINUOUS ROD MINIMAL SURFACE
Accessoires pour barre lumineuse continue minimal en saille


S.2307 90° joint on coplanar surfaces Jonction 90° sur surface complanaires
S.2308 90° joint on perpendicular surfaces Jonction 90° sur surface complanaire



Private villa, Forte dei Marmi, Italy - Arch. Tanzini Antonio © Ph. maucos59

LIGHTING ROD COMFORT
Barre lumineuse confort

CONTINUOUS ROD COMFORT SURFACE L1000
Barre continue confort en saillie L1000




CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2360W	3000 K		111°	90	527 lm	9.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2360T	Tunable White (2700 K-4000 K)		111°	80	329 lm	6.3 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.2366J	RGBW (W=2700 K)		111°	80	164 lm	10.6 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

CONTINUOUS ROD COMFORT SURFACE L2000
Barre continue confort en saillie L2000



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2361W	3000 K		111°	90	1054 lm	19.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2361T	Tunable White (2700 K-4000 K)		111°	80	658 lm	12.6 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.2367J	RGBW (W=2700 K)		111°	80	328 lm	21.2 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

CONTINUOUS ROD COMFORT SURFACE L3000
Barre continue confort en saillie L3000



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2362W	3000 K		111°	90	1581 lm	29.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2362T	Tunable White (2700 K-4000 K)		111°	80	987 lm	18.9 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.2368J	RGBW (W=2700 K)		111°	80	492 lm	31.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

SPOTLIGHT Projecteur



H.650

Ø 20

Ø 20



Ø 40 H.95 L.117

WALL MOUNTED Montage mural



Ø 40 H.155

Ø 40 H.230

GARDEN SPIKE AND BOLLARD Piquet du jardin et borne

H.900





Ø 60

Ø 60

CEILING MOUNTED Montage au plafond



Ø 40 H.116

STEP LIGHT WALL RECESSED Balisage encastré mural



Ø 40

Ø 60

INGROUND WALKOVER Encastré de sol piétonnier



Ø 40


Ø 60



Bral

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
BRAL (Bronze–Aluminum) housing machined from solid using CNC. Black details in extruded aluminum, anodized and painted. Bollard in extruded aluminum. Transparent protective toughened glass. Pre-wired luminaire. Corp BRAL (bronze–aluminum) usiné dans un matériau solide par CNC. Détails noirs en aluminium extrudé, anodisé et peint. Borne en aluminium extrudé. Verre de protection transparent trempé. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** Indice de protection	**IP66** **IP66 / IP68 1m (Inground)**	**.38 BRAL** **Bronze and aluminum alloy, subject to natural oxidation.** Alliage de bronze et d'aluminium, soumis à une oxydation naturelle.
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé

SPOTLIGHT
Projecteur



BRAL SPOTLIGHT Ø40
Bral projecteur Ø40


CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1100G	2400 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		17°	90	392 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1100H	2700 K				90	411 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1100W	3000 K				90	435 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1101G	2400 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		33°	90	421 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1101H	2700 K				90	442 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1101W	3000 K				90	467 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1100 can be supplied with 63° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le modèle B.1100 peut être fourni avec un faisceau de 63°.



ACCESSORIES FOR BRAL SPOTLIGHT Accessoires pour Bral projecteur

S.1659 Spike for Bral spotlight Piquet pour Bral projecteur



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF BRAL SPOTLIGHT
Accessoires pour installation sur mât de Bral projecteur

S.1657 Anchor base for Bral spotlight
Base d'ancrage pour Bral projecteur


POLE ACCESSORIES FOR BRAL SPOTLIGHT
Accessoires de mât pour Bral projecteur

S.2800 Cylindrical pole H 2,5m above ground, Ø60 mm to be buried
Mât cylindrique H 2,5m au-dessus du sol, Ø60 mm à enterrer

S.2842 Cylindrical pole H 3,5m above ground, Ø60 mm to be buried
Mât cylindrique H 3,5m au-dessus du sol, Ø60 mm, à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : Les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

GARDEN SPIKE
Piquet du jardin




BRAL GARDEN SPIKE H650 (1 SPOTLIGHT)
Bral piquet du jardin H650 (1 projecteur)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1110G	2400 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		17°	90	392 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1110H	2700 K				90	411 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1110W	3000 K				90	435 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1111G	2400 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		33°	90	421 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1111H	2700 K				90	442 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1111W	3000 K				90	467 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1110 can be supplied with 63° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le modèle B.1110 peut être fourni avec un faisceau de 63°.

BOLLARD
Borne



BRAL BOLLARD H900 (2 SPOTLIGHTS)
Bral borne H900 (2 projecteurs)


CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1140G	2400 K	**Spot beam with 1 lens (x2)** Faisceau spot avec 1 lentille (x2)		17°	90	(2x) 392 lm	(2x) 6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1140H	2700 K				90	(2x) 411 lm	(2x) 6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1140W	3000 K				90	(2x) 435 lm	(2x) 6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1141G	2400 K	**Medium beam with 1 lens (x2)** Faisceau moyen avec 1 lentille (x2)		33°	90	(2x) 421 lm	(2x) 6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1141H	2700 K				90	(2x) 442 lm	(2x) 6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1141W	3000 K				90	(2x) 467 lm	(2x) 6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1140 can be supplied with 63° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le modèle B.1140 peut être fourni avec des faisceaux à 63°.

Note: Flange for ground installation included.
Remarque : Bride pour montage au sol incluse.



WALL MOUNTED
Montage mural



BRAL WALL MOUNTED SINGLE EMISSION Ø40
Bral montage mural émission simple Ø40

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1001G	2400 K	**Medium beam single emission** Faisceau moyen émission simple		33°	90	421 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1001H	2700 K				90	442 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1001W	3000 K				90	467 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


Note: On request, with no surcharge, B.1001 can be supplied with 63° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le modèle B.1001 peut être fourni avec des faisceaux à 63°.

BRAL WALL MOUNTED DOUBLE EMISSION Ø40
Bral montage mural émission double Ø40

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1011G	2400 K	**Medium beam double emission** Faisceau moyen émission double		33°	90	842 lm	13.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1011H	2700 K				90	884 lm	13.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1011W	3000 K				90	934 lm	13.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1011 can be supplied with 63° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le modèle B.1011 peut être fourni avec des faisceaux à 63°.

CEILING SURFACE MOUNTED
Montage en surface au plafond




BRAL CEILING SURFACE MOUNTED Ø40
Bral montage en surface au plafond Ø40

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1021G	2400 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		31°	90	421 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1021H	2700 K				90	442 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1021W	3000 K				90	467 lm	6.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1021 can be supplied with 63° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le modèle B.1021 peut être fourni avec des faisceaux à 63°.

CEILING SEMI-RECESSED MOUNTED
Montage semi-encastré au plafond




BRAL CEILING SEMI-RECESSED MOUNTED Ø60
Bral montage semi-encastré au plafond Ø60

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1036G	2400 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		29°	90	159 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1036H	2700 K				90	167 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1036W	3000 K				90	176 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1036 can be supplied with 44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le modèle B.1036 peut être fourni avec des faisceaux à 44°.

CEILING RECESSED MOUNTED
Montage encastré au plafond



BRAL CEILING RECESSED MOUNTED Ø60
Bral montage encastré au plafond Ø60


CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1031G	2400 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		29°	90	159 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1031H	2700 K				90	167 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1031W	3000 K				90	176 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1031 can be supplied with 44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le modèle B.1031 peut être fourni avec des faisceaux à 44°.






STEP LIGHT WALL RECESSED
Balisage encastré mural



BRAL WALL RECESSED Ø40
Bral encastré mural Ø40


CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1070G	2400 K	**Asymmetric beam with 1 lens** Faisceau asymétrique avec 1 lentille		Asy	80	14 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1070H	2700 K				80	15 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1070W	3000 K				80	15 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM



BRAL WALL RECESSED Ø60
Bral encastré mural Ø60

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1080G	2400 K	**Asymmetric beam with 1 lens** Faisceau asymétrique avec 1 lentille		Asy	80	55 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1080H	2700 K				80	60 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1080W	3000 K				80	61 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


INGROUND WALKOVER
Encastré de sol piétonnier



BRAL INGROUND WALKOVER Ø40
Bral encastré de sol piétonnier Ø40

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1050G	2400 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		18°	80	71 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1050H	2700 K				80	77 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1050W	3000 K				80	79 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1051G	2400 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		31°	80	66 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1051H	2700 K				80	70 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1051W	3000 K				80	72 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1050 can be supplied with acid-etched glass for flood beam 81°.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, B.1050 peut être fourni avec un verre dépoli à l'acide pour faisceau diffus 81°.



BRAL INGROUND WALKOVER Ø60
Bral encastré de sol piétonnier Ø60

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1060G	2400 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		11°	80	185 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1060H	2700 K				80	199 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1060W	3000 K				80	205 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1061G	2400 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		29°	80	182 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1061H	2700 K				80	196 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1061W	3000 K				80	202 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, B.1060 can be supplied with acid-etched glass for flood beam 78°.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, B.1060 peut être fourni avec un verre dépoli à l'acide pour faisceau diffus 78°.

Minishift

MODULAR POLE Mât modulaire

H.3915
3 HEADS

H.3600
2 HEADS

H.3285
1 HEAD



Ø 102

MODULAR BOLLARD Borne modulaire

H.1580
3 HEADS

H.1265
2 HEADS

H.950
1 HEAD



Ø 102

H.950
2 HEADS

H.635
1 HEAD



Ø 102



“Monteleone 21” winery, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona , Italy - Studio Architetti Mar © Ph. Paolo Stroppa

Minishift

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Extruded aluminium pole. **Die-cast aluminium top and luminaire body.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired with 2 cables luminaire.** Mât en aluminium extrudé. Dessus et corps du luminaire en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Pré-câblé avec 2 câbles de luminaire.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP 66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**


COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

Minishift composition details


Détails de la composition du Minishift

Minishift can be configured with up to three stacked light heads. Each head can be independently adjusted: the internal body tilts up to 90°, while the head can rotate on its own axis and can also be installed upside down. Each head is equipped with a DALI driver, allowing the light output of each unit to be controlled independently of the others.

Minishift peut être configuré avec jusqu'à trois têtes d'éclairage empilées. Chaque tête peut être ajustée indépendamment : le corps interne s'incline jusqu'à 90°, alors que la tête peut tourner sur son propre axe et peut également être installée à l'envers.
Chaque tête est équipée d'un alimentateur DALI, ce qui permet de contrôler le rendement lumineux de chaque unité indépendamment des autres.




POLE Ø102
Mât Ø102



MINISHIFT POLE H3285
Minishift mât H3285

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1460H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	16°	90	790 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1460W	3000 K			90	850 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1460N	4000 K			90	925 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461H	2700 K	**Extra wide beam with 1 lens** Faisceau extra large avec 1 lentille	51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461W	3000 K			90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462W	3000 K			90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: Painted aluminium pole.
Remarque : mât en aluminium peint.




MANDATORY ACCESSORIES FOR MINISHIFT POLE INSTALLATION TO BE CHOOSEN BETWEEN
Accessoires obligatoires pour l'installation sur mât de Minishift au choix entre

S.1468 Fixing base for Minishift pole H3285 Base de fixation pour Minishift mât H3285

or ou


S.1469 Flange for Minishift pole H3285 Bride pour Minishift mât H3285

BOLLARD Ø102
Borne Ø102




MINISHIFT BOLLARD H635
Minishift borne H635

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1451H	2700 K	**Extra wide beam with 1 lens** Faisceau extra large avec 1 lentille	51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1451W	3000 K			90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1451N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452W	3000 K			90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push



MINISHIFT BOLLARD H950
Minishift borne H950


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1456H	2700 K	**Extra wide beam with 1 lens** Faisceau extra large avec 1 lentille	51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1456W	3000 K			90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1456N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457W	3000 K			90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL MINISHIFT BOLLARD VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Minishift borne

S.2148 Flange to be buried for Minishift bollard Bride à enterrer pour borne Minishift

ADDITIONAL HEAD Ø102
Tête supplémentaire Ø102



MINISHIFT ADDITIONAL HEAD H315
Minishift tête supplémentaire H315

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1465H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	16°	90	790 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1465W	3000 K			90	850 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1465N	4000 K			90	925 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466H	2700 K	**Extra wide beam with 1 lens** Faisceau extra large avec 1 lentille	51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466W	3000 K			90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467W	3000 K			90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Shift Pro

MULTIFUNCIONAL URBAN LIGHTING Mât d'éclairage urbain multifonctionnel



BOLLARD Borne





Infinite Area Headquarters, Montebelluna, Italy © Ph. Paolo Stroppa

Shift Pro

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Extruded aluminium bollard. Galvanized and painted steel pole. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Mât en acier galvanisé et peint. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
GRADO DI PROTEZIONE Indice de protection	**IP65 (Electrical plug and sensor)**
	IP66
CLASSE DI ISOLAMENTO Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
RESISTENZA IMPATTO Résistance mécanique	**IK 10 (lighting heads)**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

Online configurator for Shift Pro

Configurateur en ligne pour Shift Pro

Shift Pro pole can be configured with up to 5 stacked multifunction heads, according to specific composition rules. Shift Pro bollard can be configured with up to 2 multifunction heads. All multifunction heads can be independently oriented. The lighting heads are equipped with DALI drivers, allowing each light source to be controlled separately from the others. Given the wide variety of possible combinations, please consult the online configurator at www.simes.it/configurator/shift-pro to define the correct sequence of the multifunction heads.


Le mât Shift Pro peut être configuré avec jusqu'à 5 têtes multifonctions empilées selon les règles de composition spécifiques. La borne Shift Pro peut être configurée avec jusqu'à 2 têtes multifonctions. Toutes les têtes multifonctions peuvent être orientées indépendamment. Les têtes d'éclairage sont équipées de alimentateurs DALI, ce qui permet de contrôler chaque source lumineuse indépendamment des autres. Compte tenu du grand nombre de combinaisons possibles, veuillez consulter le configurateur en ligne sur **www.simes.it/configurator/shift-pro** pour définir le bon ordre des têtes multifonctions.





BOLLARD Ø150


Borne Ø150



SHIFT PRO BOLLARD H1000

Shift Pro borne H1000


CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0401H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0401W	3000 K				90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0401N	4000 K				90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0402H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille		23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0402W	3000 K				90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0402N	4000 K				90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push



SHIFT PRO BOLLARD H1000 WITH ELECTRICAL PLUG IP65

Shift Pro borne H1000 avec prise électrique IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0401HPLG1	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0401WPLG1	3000 K				90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0401NPLG1	4000 K				90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0402HPLG1	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille		23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0402WPLG1	3000 K				90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0402NPLG1	4000 K				90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push



SHIFT PRO BOLLARD H1000 WITH MASTER MOTION SENSOR IP65

Shift Pro borne H1000 avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0401HSEN1	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0401WSEN1	3000 K				90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0401NSEN1	4000 K				90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0402HSEN1	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille		23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0402WSEN1	3000 K				90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0402NSEN1	4000 K				90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER


Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER est programmable via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.

SHIFT PRO BOLLARD H1000 WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65

Shift Pro borne H1000 avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0401HSEN2	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0401WSEN2	3000 K				90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0401NSEN2	4000 K				90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0402HSEN2	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille		23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0402WSEN2	3000 K				90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0402NSEN2	4000 K				90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement ESCLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.




ACCESSORIES FOR ALL SHIFT PRO BOLLARD H1000 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Shift Pro borne H1000

S.2898 Flange to be fixed on concrete for Shift Pro bollard H1000 Bride à fixer sur du béton pour borne Shift Pro H1000

Note: Shift Pro bollard can be configured with up to 2 multifunction heads.
Remarque : La borne Shift Pro peut être configurée avec jusqu'à 2 têtes multifonctions.

POLE Ø150 TO BE BURIED
Mât Ø150 à enterrer



SHIFT PRO POLE H3500
Shift Pro mât H3500

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0410H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	20°	90	2126 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0410W	3000 K			90	2175 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0410N	4000 K			90	2179 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0411H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille	38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0411W	3000 K			90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0411N	4000 K			90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0412H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0412W	3000 K			90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0412N	4000 K			90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SHIFT PRO POLE H4500
Shift Pro mât H4500

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0415H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	20°	90	2126 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0415W	3000 K			90	2175 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0415N	4000 K			90	2179 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0416H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille	38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0416W	3000 K			90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0416N	4000 K			90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0417H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0417W	3000 K			90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0417N	4000 K			90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: Galvanized and painted steel pole.
Remarque : mât en acier galvanisé et peint.

ADDITIONAL HEADS FOR SHIFT PRO POLE. See full code description on page 104-105
Têtes supplémentaires pour Shift Pro mât. Voir description complète du code aux pages 104-105


S.1490 Spot light head medium beam 20° Tête spot à faisceau moyen 20°
S.1491 Spot light head wide beam 38° Tête spot à faisceau large 38°
S.1492 Spot light head elliptical beam 23°x59° Tête spot à faisceau elliptique 23° × 59°
S.1499 Speaker head Tête avec haut-parleur
S.1494 Head prepared for security camera (videocamera not included)
Tête prédisposée pour caméra de vidéosurveillance (caméra non incluse)
S.1496 Head prepared for Wi-Fi Access Point Tête prédisposée pour point d'accès Wi-Fi
S.1495 Finishing empty head Tête de finition vide

ADDITIONAL ACCESSORIES FOR SHIFT PRO POLE. See full code description on page 104-105
Accessoires supplémentaires pour Shift Pro mât. Voir description complète du code aux pages 104-105

S.1479 Cap equipped with Zhaga connector for remote management control
Cache équipé de connecteur Zhaga pour commande de gestion à distance
S.1497PLG1 Inspection door with IP65 electrical plug Porte avec prise électrique IP65
S.1497SEN1 Inspection door with IP65 MASTER motion sensor Dali2 Porte avec détecteur de mouvement MASTER IP65 Dali2
S.1497SEN2 Inspection door with IP65 SLAVE motion sensor Dali2 Porte avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65 Dali2

Note: Shift Pro pole can be configured with up to 5 multifunction heads.
Remarque : Le mât Shift Pro peut être configuré avec jusqu'à 5 têtes multifonctions.

POLE Ø150 WITH BASE
Mât Ø150 avec embase



SHIFT PRO POLE H3500
Shift Pro mât H3500

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0420H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	20°	90	2126 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0420W	3000 K			90	2175 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0420N	4000 K			90	2179 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0421H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille	38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0421W	3000 K			90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0421N	4000 K			90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0422H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0422W	3000 K			90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0422N	4000 K			90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SHIFT PRO POLE H4500
Shift Pro mât H4500

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0425H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	20°	90	2126 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0425W	3000 K			90	2175 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0425N	4000 K			90	2179 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0426H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille	38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0426W	3000 K			90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0426N	4000 K			90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0427H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0427W	3000 K			90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0427N	4000 K			90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: Galvanized and painted steel pole.
Remarque : mât en acier galvanisé et peint.

ADDITIONAL HEADS FOR SHIFT PRO POLE. See full code description on page 104-105
Têtes supplémentaires pour Shift Pro mât. Voir description complète du code aux pages 104-105

S.1490 Spot light head medium beam 20° Tête spot à faisceau moyen 20°
S.1491 Spot light head wide beam 38° Tête spot à faisceau large 38°
S.1492 Spot light head elliptical beam 23°x59° Tête spot à faisceau elliptique 23° × 59°
S.1499 Speaker head Tête avec haut-parleur
S.1494 Head prepared for security camera (videocamera not included)
Tête prédisposée pour caméra de vidéosurveillance (caméra non incluse)
S.1496 Head prepared for Wi-Fi Access Point Tête prédisposée pour point d'accès Wi-Fi
S.1495 Finishing empty head Tête de finition vide


ADDITIONAL ACCESSORIES FOR SHIFT PRO POLE. See full code description on page 104-105
Accessoires supplémentaires pour Shift Pro mât. Voir description complète du code aux pages 104-105

S.1479 Cap equipped with Zhaga connector for remote management control
Cache équipé de connecteur Zhaga pour commande de gestion à distance

Note: Shift Pro pole can be configured with up to 5 multifunction heads.
Remarque : Le mât Shift Pro peut être configuré avec jusqu'à 5 têtes multifonctions.

ADDITIONAL LIGHTING AND MULTIFUNCTIONAL HEADS Ø150


Têtes d'éclairage et multifonctionnelles supplémentaires Ø150



SHIFT PRO SPOT HEAD H500

Shift Pro tête spot H500


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1490H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	20°	90	2126 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1490W	3000 K			90	2175 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1490N	4000 K			90	2179 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1491H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille	38°	90	2992 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1491W	3000 K			90	3061 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1491N	4000 K			90	3066 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1492H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille	23°x59°	90	2606 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1492W	3000 K			90	2666 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1492N	4000 K			90	2671 lm	31 W	220-240 Vac	Dali2/Push



SPEAKER HEAD H500

Tête avec haut-parleur H500

CODE	DESCRIPTION
S.1499	Head with speaker, rated power input 10W. Maximum power input 20W. Nominale impedence 80hm. Nominal Voltage 100V. Sensitivity 1W/1m 87 dB. Frequency response 100-20K Hz IP 65. Tête avec haut-parleur, puissance absorbée nominale 10 W. Puissance absorbée maximale 20 W. Impédance nominale 80 hm. Tension nominale 100 V. Sensibilité 1 W/1 m 87 dB. Réponse de fréquence 100-20 K Hz IP 65.



HEAD PREPARED FOR SECURITY CAMERA H500

Tête préparée pour une caméra de sécurité H500


CODE	DESCRIPTION
S.1494	Head designed to house a commercially available camera (camera base max. Ø120 mm). Discreet integration into the Shift Pro modular system. To be installed in the lower positions of the system, in accordance with the composition rules. Camera not included. Tête conçue pour contenir une caméra disponible dans le commerce (base de la caméra max. Ø120 mm). Intégration discrète dans le système modulaire Shift Pro. À installer aux positions inférieures du système, conformément aux règles de composition. Caméra non incluse.



CAMERA ACCESSORY FOR SHIFT PRO-READY HEAD

Accessoire caméra pour tête Shift Pro prédisposée


CODE	DESCRIPTION
S.0499	Passive IP67 4 MP camera with fixed 2.8 mm lens, IR range up to 30 m, PoE, ONVIF protocol compatible. (See technical data at **www.simes.it/S.0499**) Caméra passive IP67 4 MP avec lentilles 2,8 mm fixes, portée IR jusqu'à 30 m, PoE, compatible protocole ONVIF. (Voir caractéristiques techniques sur **www.simes.it/S.0499**)



HEAD PREPARED FOR WI-FI ACCESS POINT H500

Tête prédisposée pour point d'accès Wi-Fi H500

CODE	DESCRIPTION
S.1496	Polycarbonate head prepared for Wi-Fi network Access Point. The head features a compartment diameter 110mm and Height 400mm, intended to accommodate commercially available Wi-Fi devices. Devices and Antennas not included. Note: This type of head must always be installed in the final position, above all the other multifunction heads. Tête en polycarbonate préparée pour un point d'accès réseau Wi-Fi. La tête présente un diamètre de compartiment de 110 mm et une hauteur de 400 mm, prévus pour contenir des périphériques Wi-Fi disponibles dans le commerce. Appareils et antennes non incluses. Remarque : Ce type de tête doit toujours être installé en position finale, au-dessus de toutes les autres têtes multifonctions.



EMPTY HEAD H500

Tête vide H500

CODE	DESCRIPTION
S.1495	Finishing aluminium head without functional components. Designed to standardize the height of installed poles. Can be installed in terminal position. Tête en aluminium de finition sans composants fonctionnels. Conçue pour standardiser la hauteur des mâts installés. Installation possible en position finale.

ADDITIONAL ACCESSORIES


Accessoires supplémentaires



CAP EQUIPPED WITH ZHAGA CONNECTOR FOR REMOTE MANAGEMENT CONTROL

Cache équipé de connecteur Zhaga pour commande de gestion à distance

CODE	DESCRIPTION
S.1479	The cap, supplied by SIMES, enables the integration of commercially available Zhaga controls for remote management. It can be fitted to all Shift Pro luminaire heads, except for the version configured for a Wi-Fi Access Point. Le cache, fourni par SIMES, permet l'intégration de commandes Zhaga disponibles dans le commerce pour la gestion à distance. Il peut être installé sur toutes les têtes de luminaires Shift Pro, à l'exception de la version configurée pour point d'accès Wi-Fi.



INSPECTION DOOR WITH ELECTRICAL PLUG IP65

Porte avec prise électrique IP65

CODE	DESCRIPTION
S.1497PLG1	Inspection door for Shift Pro with a integrated IP65 electrical PLUG type IT/DE 2P+T 16A to power electric devices in the outdoor. Available upon request with other European electrical sockets. Porte pour Shift Pro avec une prise électrique IP65 intégrée de type IT/DE 2P+T 16A pour alimenter les appareils électriques en extérieur. Disponible sur demande avec d'autres prises électriques européennes.



INSPECTION DOOR WITH MOTION SENSOR IP65

Porte avec détecteur de mouvement IP65

CODE	DESCRIPTION
S.1497SEN1	Inspection door with MASTER motion sensor IP65 Dali2 Porte avec détecteur de mouvement MASTER IP65 Dali2

Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER est programmable via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.

CODE	DESCRIPTION
S.1497SEN2	Inspection door with SLAVE motion sensor IP65 Dali2 Porte avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65 Dali2


Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement ESCLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.



Simes Headquarters, Corte Franca, Brescia, Italy © Ph. Simes S.p.A.




COLUMN Ø150 WITH IP65 ELECTRICAL PLUG
Colonne Ø150 avec prise électrique IP65



H500 COLUMN WITH IP65 ELECTRICAL PLUG
Colonne H500 avec prise électrique IP65

CODE	DESCRIPTION
S.0498PLG1	Column with integrated IP65 electrical PLUG type IT/DE 2P+T 16A to power electric devices in the outdoor. Available upon request with other European electrical sockets. Colonne avec une prise électrique IP65 intégrée de type IT/DE 2P+T 16A pour alimenter les appareils électriques en extérieur. Disponible sur demande avec d'autres prises électriques européennes.

COLUMN Ø150 WITH IP65 MOTION SENSOR
Colonne Ø150 avec détecteur de mouvement IP65



H500 COLUMN WITH IP65 MASTER MOTION SENSOR
Colonne H500 avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	DESCRIPTION
S.0498SEN1	Column with IP65 MASTER motion sensor Dali2 Colonne avec détecteur de mouvement MASTER IP65 Dali2

Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER est programmable via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.

H500 COLUMN WITH IP65 SLAVE MOTION SENSOR
Colonne H500 avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	DESCRIPTION
S.0498SEN2	Column with IP65 SLAVE motion sensor Dali2 Colonne avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65 Dali2

Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement SLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.



ACCESSORIES FOR ALL COLUMN VERSIONS
Accessoires pour toutes les versions de colonnes

S.2898	Flange to be fixed in concrete for column Bride à fixer dans le béton pour la colonne

Note: The column with electrical socket and the column with motion sensor do not allow the addition of any multifunctional or luminous head from Shift Pro or Shift Pro rotosymmetric.
Therefore, these columns must be considered standalone elements.

Remarque : La colonne avec prise électrique et la colonne avec détecteur de mouvement ne permettent pas d'ajouter une tête multifonction ou lumineuse du Shift Pro ou Shift Pro rotosymétrique.
Par conséquent, ces colonnes doivent être considérées comme des éléments indépendants.

Shift Pro Rotosymmetric

Shift Pro Rotosymétrique

MULTIFUNCIONAL URBAN LIGHTING Mât d'éclairage urbain multifonctionnel

H.4000/5000
1 HEAD



H.3500/4500
1 HEAD

BOLLARD Borne

H.1500
2 HEADS



Ø 150

H.1000
1 HEAD



Shift Pro Rotosymmetric

Shift Pro Rotosymétrique

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Extruded aliminium bollard. Galvanized and painted steel pole. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Mât en acier galvanisé et peint. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
GRADO DI PROTEZIONE Indice de protection	**IP65 (Electrical plug and sensor)**
	IP66
CLASSE DI ISOLAMENTO Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
RESISTENZA IMPATTO Résistance mécanique	**IK 10 (lighting heads)**


COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

Online configurator for Shift Pro Rotosymmetric

Configurateur en ligne pour Shift Pro Rotosymétrique


Shift Pro Rotosymmetric pole with single head can be configured with up to 5 stacked multifunction heads, according to specific composition rules. Shift Pro Rotosymmetric with triple head does not allow the addition of any multifunction heads. Shift Pro bollard can be configured with up to 2 multifunction heads. All multifunction heads can be independently oriented. The lighting heads are equipped with DALI drivers, allowing each light source to be controlled separately from the others. Given the wide variety of possible combinations, please consult the online configurator at **www.simes.it/configurator/shift-pro** to define the correct sequence of the multifunction heads.

Le mât Shift Pro Rotosymétrique à tête simple peut être configuré avec jusqu'à 5 têtes multifonctions superposées, conformément à des règles de composition spécifiques. Le mât Shift Pro Rotosymétrique à tête triple ne permet l'ajout d'aucune tête multifonction. La borne Shift Pro peut être configurée avec jusqu'à 2 têtes multifonctions. Toutes les têtes multifonctions peuvent être orientées indépendamment. Les têtes d'éclairage sont équipées de alimentateurs DALI, permettant de commander chaque source lumineuse indépendamment des autres. Compte tenu de la grande variété de combinaisons possibles, veuillez consulter le configurateur en ligne sur **www.simes.it/configurator/shift-pro** afin de définir la séquence correcte des têtes multifonctions.



BOLLARD Ø150


Borne Ø150



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° BOLLARD H1000

Shift Pro Rotosymétrique 360° borne H1000


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0450H	2700 K	**360° beam with 16 lenses** Faisceau à 360° avec 16 lentilles		80	1640 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0450W	3000 K			80	1704 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0450N	4000 K			80	1800 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° BOLLARD H1000 WITH ELECTRICAL PLUG IP65

Shift Pro Rotosymétrique 360° borne H1000 avec prise électrique IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0450HPLG1	2700 K	**360° beam with 16 lenses** Faisceau à 360° avec 16 lentilles		80	1640 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0450WPLG1	3000 K			80	1704 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0450NPLG1	4000 K			80	1800 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° BOLLARD H1000 WITH MASTER MOTION SENSOR IP65

Shift Pro Rotosymétrique 360° borne H1000 avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0450HSEN1	2700 K	**360° beam with 16 lenses** Faisceau à 360° avec 16 lentilles		80	1640 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0450WSEN1	3000 K			80	1704 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0450NSEN1	4000 K			80	1800 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER est programmable via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° BOLLARD H1000 WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65

Shift Pro Rotosymétrique 360° borne H1000 avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0450HSEN2	2700 K	**360° beam with 16 lenses** Faisceau à 360° avec 16 lentilles		80	1640 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0450WSEN2	3000 K			80	1704 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0450NSEN2	4000 K			80	1800 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement ESCLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.


ACCESSORIES FOR ALL SHIFT PROROTOSYMMETRIC BOLLARD VERSIONS

Accessoires pour toutes les versions de Shift Pro Rotosymétrique borne



S.2898 Flange to be fixed on concrete for Shift Pro Rotosymmetric bollard
Bride à fixer sur du béton pour Shift Pro Rotosymétrique borne


Note: Shift Pro bollard can be configured with up to 2 multifunction heads.
Remarque : La borne Shift Pro peut être configurée avec jusqu'à 2 têtes multifonctions.



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° BOLLARD H1000

Shift Pro Rotosymétrique 180° borne H1000


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0451H	2700 K	**180° beam with 8 lenses** Faisceau à 180° avec 8 lentilles		80	825 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0451W	3000 K			80	857 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0451N	4000 K			80	906 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° BOLLARD H1000 WITH ELECTRICAL PLUG IP65

Shift Pro Rotosymétrique 180° borne H1000 avec prise électrique IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0451HPLG1	2700 K	**180° beam with 8 lenses** Faisceau à 180° avec 8 lentilles		80	825 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0451WPLG1	3000 K			80	857 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0451NPLG1	4000 K			80	906 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° BOLLARD H1000 WITH MASTER MOTION SENSOR IP65

Shift Pro Rotosymétrique 180° borne H1000 avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0451HSEN1	2700 K	**180° beam with 8 lenses** Faisceau à 180° avec 8 lentilles		80	825 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0451WSEN1	3000 K			80	857 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.0451NSEN1	4000 K			80	906 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER est programmable via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° BOLLARD H1000 WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65

Shift Pro Rotosymétrique 180° borne H1000 avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0451HSEN2	2700 K	**180° beam with 8 lenses** Faisceau à 180° avec 8 lentilles		80	825 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0451WSEN2	3000 K			80	857 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.0451NSEN2	4000 K			80	906 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement ESCLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.

ACCESSORIES FOR ALL SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC BOLLARD VERSIONS


Accessoires pour toutes les versions de Shift Pro Rotosymétrique borne



S.2898 Flange to be fixed on concrete for Shift Pro Rotosymmetric bollard
Bride à fixer sur du béton pour Shift Pro Rotosymétrique borne

Note: Shift Pro bollard can be configured with up to 2 multifunction heads.
Remarque : La borne Shift Pro peut être configurée avec jusqu'à 2 têtes multifonctions.

POLE Ø150 TO BE BURIED (SINGLE HEAD)
Mât Ø150 à enterrer (tête simple)



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° POLE H3500 (SINGLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 360° mât H3500 (tête simple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0460H	2700 K	**360° beam with 16 lenses** Faisceau à 360° avec 16 lentilles		80	1640 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0460W	3000 K			80	1704 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0460N	4000 K			80	1800 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° POLE H4500 (SINGLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 360° mât H4500 (tête simple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0465H	2700 K	**360° beam with 16 lenses** Faisceau à 360° avec 16 lentilles		80	1640 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0465W	3000 K			80	1704 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0465N	4000 K			80	1800 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° POLE H3500 (SINGLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 180° mât H3500 (tête simple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0461H	2700 K	**180° beam with 8 lenses** Faisceau à 180° avec 8 lentilles		80	825 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0461W	3000 K			80	857 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0461N	4000 K			80	906 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° POLE H4500 (SINGLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 180° mât H4500 (tête simple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0466H	2700 K	**180° beam with 8 lenses** Faisceau à 180° avec 8 lentilles		80	825 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0466W	3000 K			80	857 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0466N	4000 K			80	906 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: Shift Pro Rotosymmetric pole with single head can be configured with up to 5 multifunction heads.
The steel pole is galvanized and painted.
Remarque : Le mât Shift Pro Rotosymétrique à tête simple peut être configuré avec jusqu'à 5 têtes multifonctions.
Le mât en acier est galvanisé et peint.


ADDITIONAL HEADS FOR SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC POLE (SINGLE HEAD).
See full description on page 104-105
Têtes supplémentaires pour Shift Pro Rotosymétrique mât (tête simple).
Voir description complète du code aux pages 104-105

S.1490 Spot light head medium beam 20° Tête spot à faisceau moyen 20°
S.1491 Spot light head wide beam 38° Tête spot à faisceau large 38°
S.1492 Spot light head elliptical beam 23°x59° Tête spot à faisceau elliptique 23° × 59°
S.1499 Speaker head Tête avec haut-parleur
S.1494 Head prepared for security camera (videocamera not included)
Tête prédisposée pour caméra de vidéosurveillance (caméra non incluse)
S.1496 Head prepared for Wi-Fi Access Point Tête prédisposée pour point d'accès Wi-Fi
S.1495 Finishing empty head Tête de finition vide

ADDITIONAL ACCESSORIES FOR SHIFT PRO POLE. See full code description on page 104-105
Accessoires supplémentaires pour Shift Pro mât. Voir la description complète des codes aux pages 104-105

S.1479 Cap equipped with Zhaga connector for remote management control
Cache équipé de connecteur Zhaga pour commande de gestion à distance
S.1497PLG1 Inspection door with IP65 electrical plug
Porte avec prise électrique IP65
S.1497SEN1 Inspection door with IP65 master motion sensor Dali2
Porte avec détecteur de mouvement master IP65 Dali2
S.1497SEN2 Inspection door with IP65 slave motion sensor Dali2
Porte avec détecteur de mouvement esclave IP65 Dali2

POLE Ø150 WITH BASE (SINGLE HEAD)
Mât Ø150 avec embase (tête simple)



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° POLE H3500 (SINGLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 360° mât H3500 (tête simple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0480H	2700 K	**360° beam with 16 lenses** Faisceau à 360° avec 16 lentilles		80	1640 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0480W	3000 K			80	1704 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0480N	4000 K			80	1800 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° POLE H4500 (SINGLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 360° mât H4500 (tête simple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0485H	2700 K	**360° beam with 16 lenses** Faisceau à 360° avec 16 lentilles		80	1640 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0485W	3000 K			80	1704 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0485N	4000 K			80	1800 lm	19.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° POLE H3500 (SINGLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 180° mât H3500 (tête simple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0481H	2700 K	**180° beam with 8 lenses** Faisceau à 180° avec 8 lentilles		80	825 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0481W	3000 K			80	857 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0481N	4000 K			80	906 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° POLE H4500 (SINGLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 180° mât H4500 (tête simple)


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0486H	2700 K	**180° beam with 8 lenses** Faisceau à 180° avec 8 lentilles		80	825 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0486W	3000 K			80	857 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.0486N	4000 K			80	906 lm	11.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: Shift Pro Rotosymmetric pole with single head can be configured with up to 5 multifunction heads.
The steel pole is galvanized and painted.
Remarque : Le mât Shift Pro Rotosymétrique à tête simple peut être configuré avec jusqu'à 5 têtes multifonctions.
Le mât en acier est galvanisé et peint.

ADDITIONAL HEADS FOR SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC POLE (SINGLE HEAD) AND ZHAGA CONNETTOR.
See full description on page 104-105
Têtes supplémentaires pour Shift Pro Rotosymétrique mât (tête simple) et connecteur Zhaga.
Voir description complète du code aux pages 104-105

S.1490 Spot light head medium beam 20° Tête spot à faisceau moyen 20°
S.1491 Spot light head wide beam 38° Tête spot à faisceau large 38°
S.1492 Spot light head elliptical beam 23°x59° Tête spot à faisceau elliptique 23° × 59°
S.1499 Speaker head Tête avec haut-parleur
S.1494 Head prepared for security camera (videocamera not included)
Tête prédisposée pour caméra de vidéosurveillance (caméra non incluse)
S.1496 Head prepared for Wi-Fi Access Point Tête prédisposée pour point d'accès Wi-Fi
S.1495 Finishing empty head Tête de finition vide
S.1479 Cap equipped with Zhaga connector for remote management control
Cache équipé de connecteur Zhaga pour commande de gestion à distance

POLE Ø150 TO BE BURIED (TRIPLE HEAD)
Mât Ø150 à enterrer (tête triple)



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° POLE H4000 (TRIPLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 360° mât H4000 (tête triple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0470H	2700 K	**360° beam with 48 lenses** Faisceau à 360° avec 48 lentilles		80	4920 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2
S.0470W	3000 K			80	5112 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2
S.0470N	4000 K			80	5400 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° POLE H5000 (TRIPLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 360° mât H5000 (tête triple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0475H	2700 K	**360° beam with 48 lenses** Faisceau à 360° avec 48 lentilles		80	4920 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2
S.0475W	3000 K			80	5112 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2
S.0475N	4000 K			80	5400 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° POLE H4000 (TRIPLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 180° mât H4000 (tête triple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0471H	2700 K	**180° beam with 24 lenses** Faisceau à 180° avec 24 lentilles		80	2475 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.0471W	3000 K			80	2571 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.0471N	4000 K			80	2718 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° POLE H5000 (TRIPLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 180° mât H5000 (tête triple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0476H	2700 K	**180° beam with 24 lenses** Faisceau à 180° avec 24 lentilles		80	2475 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.0476W	3000 K			80	2571 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.0476N	4000 K			80	2718 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2

Note: Shift Pro Triple Rotosymmetric pole with triple head does not allow the addition of any multifunction heads; therefore, it can only be offered in a lighting configuration.
The steel pole is galvanized and painted.
Remarque : Le mât Shift Pro triple rotosymétrique à tête triple ne permet pas d'ajouter des têtes multifonctions ; par conséquent, il peut uniquement être proposé dans une configuration d'éclairage.
Le mât en acier est galvanisé et peint.

ADDITIONAL ACCESSORIES FOR SHIFT PRO POLE. See full code description on page 104-105
Accessoires supplémentaires pour Shift Pro mât. Voir la description complète des codes aux pages 104-105


S.1479 Cap equipped with Zhaga connector for remote management control
Cache équipé de connecteur Zhaga pour commande de gestion à distance

S.1497PLG1 Inspection door with IP65 electrical plug
Porte avec prise électrique IP65

S.1497SEN1 Inspection door with IP65 master motion sensor Dali2
Porte avec détecteur de mouvement master IP65 Dali2

S.1497SEN2 Inspection door with IP65 slave motion sensor Dali2
Porte avec détecteur de mouvement esclave IP65 Dali2

POLE Ø150 WITH BASE (TRIPLE HEAD)
Mât Ø150 avec embase (tête triple)



SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° POLE H4000 (TRIPLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 360° mât H4000 (tête triple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0490H	2700 K	**360° beam with 48 lenses** Faisceau à 360° avec 48 lentilles		80	4920 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2
S.0490W	3000 K			80	5112 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2
S.0490N	4000 K			80	5400 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 360° POLE H5000 (TRIPLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 360° mât H5000 (tête triple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0495H	2700 K	**360° beam with 48 lenses** Faisceau à 360° avec 48 lentilles		80	4920 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2
S.0495W	3000 K			80	5112 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2
S.0495N	4000 K			80	5400 lm	56 W	220-240 Vac	Dali2

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° POLE H4000 (TRIPLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique180° mât H4000 (tête triple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0491H	2700 K	**180° beam with 24 lenses** Faisceau à 180° avec 24 lentilles		80	2475 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.0491W	3000 K			80	2571 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.0491N	4000 K			80	2718 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2

SHIFT PRO ROTOSYMMETRIC 180° POLE H5000 (TRIPLE HEAD)
Shift Pro Rotosymétrique 180° mât H5000 (tête triple)

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.0496H	2700 K	**180° beam with 24 lenses** Faisceau à 180° avec 24 lentilles		80	2475 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.0496W	3000 K			80	2571 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.0496N	4000 K			80	2718 lm	30.5 W	220-240 Vac	Dali2

Note: Shift Pro Triple Rotosymmetric pole with triple head does not allow the addition of any multifunction heads; therefore, it can only be offered in a lighting configuration.
The steel pole is galvanized and painted.
Remarque : Le mât Shift Pro triple rotosymétrique à tête triple ne permet pas d'ajouter des têtes multifonctions ; par conséquent, il peut uniquement être proposé dans une configuration d'éclairage.
Le mât en acier est galvanisé et peint.

ZHAGA CONNECTOR ACCESSORY
Accessoire connecteur Zhaga

S.1479 Cap equipped with Zhaga connector for remote management control
Cache équipé de connecteur Zhaga pour commande de gestion à distance

Flower / Flower ZOOM

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT WITH ARM Projecteur sur bras



Ø 35 L.327




Ø 60 L.600

GARDEN SPIKE Piquet du jardin

Ø 35 H.550

Ø 25 H.400



Ø 38 / Ø 60

SPOTLIGHT Projecteur

Ø 60 L.120

Ø 75 L.150

Ø 25 L.65

Ø 35 L.90



SIMES

Private villa, Sarnico, Bergamo, Italy - Arch. Varischi and Geom. Berlendis © Ph. Mario Bertani

Flower


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing **Garden spike version in extruded aluminium.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Version piquet de jardin en aluminium extrudé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III** **CLASSE I (Flower Ø75)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.07 Dark Green Vert foncé
.09 Black Noir
.20 Burnished Bronze Bronze bruni
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

SPOTLIGHT Ø25
Projecteur Ø25

FLOWER Ø25 SPOTLIGHT
Flower Ø25 projecteur



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1600H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		19°	90	147 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1600W	3000 K				90	155 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1600N	4000 K				90	166 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1601H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		29°	90	126 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1601W	3000 K				90	133 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1601N	4000 K				90	143 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1600 can be supplied with 63° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, S.1600 peut être fourni avec un faisceau à 63°.


ACCESSORIES FOR FLOWER Ø25 Accessoires pour Flower Ø25

S.1607 Strap for applications on trees Bandeau pour applications sur les arbres

S.1608 Visor for flower Ø25 Visière pour Flower Ø25

S.1609 Spike for flower Ø25 Piquet pour Flower Ø25

FLOWER Ø25 GARDEN SPIKE H400
Flower Ø25 piquet du jardin H400



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1610H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		19°	90	147 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1610W	3000 K				90	155 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1610N	4000 K				90	166 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1611H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		29°	90	126 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1611W	3000 K				90	133 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1611N	4000 K				90	143 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


Note: On request, with no surcharge, S.1610 can be supplied with 63° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, S.1610 peut être fourni avec un faisceau à 63°.

ACCESSORIES FOR FLOWER Ø25 Accessoires pour Flower Ø25

S.1608 Visor for Flower Ø25 Visière pour Flower Ø25

SPOTLIGHT Ø35
Projecteur Ø35

FLOWER Ø35 SPOTLIGHT
Flower Ø35 projecteur



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1620H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		14°	90	312 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1620W	3000 K				90	337 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1620N	4000 K				90	361 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1621H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		41°	90	231 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1621W	3000 K				90	250 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1621N	4000 K				90	268 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1620 can be supplied with 24° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, S.1620 peut être fourni avec un faisceau à 24°.




ACCESSORIES FOR FLOWER Ø35 Accessoires pour Flower Ø35

S.1607 Strap for applications on trees Bandeau pour applications sur les arbres

S.1628 Visor for flower Ø35 Visière pour Flower Ø35

S.1609 Spike for flower Ø35 Piquet pour Flower Ø35

FLOWER Ø35 GARDEN SPIKE H550
Flower Ø35 piquet du jardin H550




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1630H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		14°	90	312 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1630W	3000 K				90	337 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1630N	4000 K				90	361 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1631H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		41°	90	231 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1631W	3000 K				90	250 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1631N	4000 K				90	268 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1630 can be supplied with 24° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, S.1630 peut être fourni avec un faisceau à 24°.

ACCESSORIES FOR FLOWER Ø35 Accessoires pour Flower Ø35

S.1628 Visor for Flower Ø35 Visière pour Flower Ø35

FLOWER Ø35 WITH ARM L330
Flower Ø35 sur bras L330




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1625H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		14°	90	312 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1625W	3000 K				90	337 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1625N	4000 K				90	361 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1626H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		41°	90	231 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1626W	3000 K				90	250 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1626N	4000 K				90	268 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1625 can be supplied with 24° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, S.1625 peut être fourni avec un faisceau à 24°.

ACCESSORIES FOR FLOWER Ø35 WITH ARM Accessoires pour Flower Ø35 sur bras

S.1628 Visor for Flower Ø35 Visière pour Flower Ø35




POLE ACCESSORIES FOR FLOWER Ø25 AND FLOWER Ø35
Mâts pour Flower Ø25 et Ø35

S.2805 H 3,0m Ø38mm cylindrical pole (flange required)
Mât cylindrique H 3,0m Ø38 mm (bride requise)

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF FLOWER Ø25 AND FLOWER Ø35
Accessoires pour l'installation sur mât du Flower Ø25 et Ø35

S.2806 Flange to be buried for H 3,0m Ø38 mm cylindrical pole
Bride à enterrer pour mât cylindrique H 3,0m Ø38 mm



POLE ACCESSORIES FOR FLOWER Ø25 AND FLOWER Ø35
Mâts pour Flower Ø25 et Ø35

S.2800 Cylindrical pole H 2,5m above ground, Ø60mm to be buried
Mât cylindrique H 2,5m au-dessus du sol, Ø60 mm à enterrer


S.2842 Cylindrical pole H 3,5m above ground, Ø60mm to be buried
Mât cylindrique H 3,5m au-dessus du sol, Ø60 mm à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web




SPOTLIGHT Ø60
Projecteur Ø60

FLOWER Ø60 SPOTLIGHT
Flower Ø60 projecteur



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1651H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		18°	90	612 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1651W	3000 K				90	614 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1651N	4000 K				90	701 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1652H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		36°	90	618 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1652W	3000 K				90	620 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1652N	4000 K				90	708 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


Note: On request, with no surcharge, S.1651 can be supplied with 24° e 60° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, S.1651 peut être fourni avec des faisceaux de 24° et 60°.



ACCESSORIES FOR FLOWER Ø60 Accessoires pour Flower Ø60

S.1607 Strap for applications on trees Bandeau pour applications sur les arbres
S.1658 Visor for Flower Ø60 Visière pour Flower Ø60
S.1659 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75 Piquet pour Flower Ø60 / Flower Ø75

FLOWER Ø60 WITH ARM L600
Flower Ø60 sur bras L600



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1653H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		18°	90	612 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1653W	3000 K				90	614 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1653N	4000 K				90	701 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1654H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		36°	90	618 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1654W	3000 K				90	620 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1654N	4000 K				90	708 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


Note: On request, with no surcharge, S.1653 can be supplied with 24° e 60° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, S.1653 peut être fourni avec des faisceaux de 24° et 60°.

ACCESSORIES FOR FLOWER Ø60 WITH ARM Accessoires pour Flower Ø60 sur bras

S.1658 Visor for Flower Ø60 Visière pour Flower Ø60
S.1659 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75 Piquet pour Flower Ø60 / Flower Ø75


SPOTLIGHT Ø75
Projecteur Ø75

FLOWER Ø75 SPOTLIGHT
Flower Ø75 projecteur




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1661H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		13°	90	1121 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1661W	3000 K				90	1206 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1661N	4000 K				90	1313 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1662H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		36°	90	1132 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1662W	3000 K				90	1218 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1662N	4000 K				90	1326 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.1661 can be supplied with 25° e 61° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1661 peut être fourni avec des faisceaux de 25° et 61°.



ACCESSORIES FOR FLOWER Ø75 Accessoires pour Flower Ø75

S.1607 Strap for applications on trees Bandeau pour applications sur les arbres
S.1668 Visor for Flower Ø75 Visière pour Flower Ø75
S.1659 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75 Piquet pour Flower Ø60 / Flower Ø75



ACCESSORIES FOR FLOWER Ø60 AND FLOWER Ø75 POLE MOUNTED
Accessoires pour Flower Ø60 et Ø75 sur mât

S.1657 Anchor base for Flower Ø60
Base d'ancrage pour Flower Ø60
S.1667 Anchor base for Flower Ø75
Base d'ancrage pour Flower Ø75

POLE ACCESSORIES FOR FLOWER Ø60 AND FLOWER Ø75
Accessoires de mât pour Flower Ø60 et Flower Ø75

S.2800 Cylindrical pole H 2,5m above ground, Ø60mm to be buried
Mât cylindrique H2,5 m au-dessus du sol, Ø60 mm à enterrer
S.2842 Cylindrical pole H 3,5m above ground, Ø60mm to be buried
Mât cylindrique H3,5 m au-dessus du sol, Ø60 mm à enterrer
S.2812 Cylindrical pole H 3,0m above ground, Ø76mm to be buried
Mât cylindrique H3 mm au-dessus du sol, Ø76 mm, à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web

"Villa Fiordaliso" Hotel and Restaurant, Gardone Riviera, Italy © Ph. Mario Bertani

Flower ZOOM


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing **Garden stake version in extruded aluminium.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Piquet de jardin en aluminium extrudé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
	CLASSE I (Flower ZOOM Ø75)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**


COLOUR CODES Codes couleur
.07 Dark Green Vert foncé
.09 Black Noir
.20 Burnished Bronze Bronze bruni
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

SPOTLIGHT ZOOM Ø60
Projecteur ZOOM Ø60

FLOWER ZOOM Ø60 SPOTLIGHT
Flower ZOOM Ø60 projecteur




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1650H	2700 K	**Medium to wide beam** Faisceau de moyen à large	ZOOM 22°-43°	90	470 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1650W	3000 K			90	472 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1650N	4000 K			90	539 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM



ACCESSORIES FOR FLOWER ZOOM Ø60 Accessoires pour Flower ZOOM Ø60

S.1607 Strap for applications on trees Bandeau pour applications sur les arbres
S.1658 Visor for Flower Ø60 Visière pour Flower Ø60
S.1659 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75 Piquet pour Flower Ø60 / Flower Ø75

FLOWER ZOOM Ø60 WITH ARM L600
Flower ZOOM Ø60 sur bras L600




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1655H	2700 K	**Medium to wide beam** Faisceau de moyen à large	ZOOM 22°-43°	90	470 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1655W	3000 K			90	472 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1655N	4000 K			90	539 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

ACCESSORIES FOR FLOWER ZOOM Ø60 WITH ARM Accessoires pour Flower Ø60 sur bras


S.1658 Visor for Flower Ø60 Visière pour Flower Ø60
S.1659 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75 Piquet pour Flower Ø60 / Flower Ø75

SPOTLIGHT ZOOM Ø75
Projecteur ZOOM Ø75

FLOWER ZOOM Ø75 SPOTLIGHT
Flower ZOOM Ø75 projecteur




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1660H	2700 K	**Medium to wide beam** Faisceau de moyen à large	ZOOM 19°-39°	90	829 lm	13.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1660W	3000 K			90	892 lm	13.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1660N	4000 K			90	971 lm	13.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR FLOWER ZOOM Ø75 Accessoires pour Flower ZOOM Ø75

S.1607 Strap for applications on trees Bandeau pour applications sur les arbres
S.1668 Visor for Flower Ø75 Visière pour Flower Ø75
S.1659 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75 Piquet pour Flower Ø60 / Flower Ø75



ACCESSORIES FOR FLOWER ZOOM Ø60 AND FLOWER ZOOM Ø75 POLE MOUNTED
Accessoires pour Flower ZOOM Ø60 et Flower ZOOM Ø75 sur mât

S.1657 Anchor base for Flower Ø60
Base d'ancrage pour Flower Ø60
S.1667 Anchor base for Flower Ø75
Base d'ancrage pour Flower Ø75

POLE ACCESSORIES FOR FLOWER ZOOM Ø60 AND FLOWER ZOOM Ø75
Mâts pour Flower ZOOM Ø60 et Flower ZOOM Ø75

S.2800 Cylindrical pole H 2,5m above ground, Ø60mm to be buried
Mât cylindrique H 2,5m au-dessus du sol, Ø60mm à enterrer
S.2842 Cylindrical pole H 3,5m above ground, Ø60mm to be buried
Mât cylindrique H 3,5m au-dessus du sol, Ø60mm à enterrer
S.2812 Cylindrical pole H 3,0m above ground, Ø76mm to be buried
Mât cylindrique H3,0m au-dessus du sol, Ø76mm, à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web



Flower ZOOM 20°
Spot beam for a focused (aiming) light

Flower ZOOM 20°
Faisceau spot pour un éclairage concentré (ciblage)

The 20° Spot mode of Flower ZOOM delivers a precise, uniform, glare-free beam. On-site zoom adjustment allows the beam width to be quickly adapted to the actual subject, simplifying the design process. In the example, the light highlights the balcony.

Le mode Spot à 20° du Flower Zoom fournit un faisceau précis, uniforme et sans éblouissement. L'ajustement du zoom sur place permet d'adapter rapidement la largeur du faisceau au sujet actuel, simplifiant ainsi le processus de conception. Dans l'exemple, l'éclairage souligne le balcon.







Flower ZOOM 40°
Wide beam for diffused light

Flower ZOOM 40°
Faisceau large pour un éclairage diffus

The 40° Flood mode of Flower ZOOM illuminates large surfaces evenly, without a defined focal point. It is ideal for wide and dynamic contexts, with the zoom easily adjustable from 20° to 40°. In the example, the light covers the entire façade.


Le mode Flood 40° du Flower ZOOM éclaire de grandes surfaces de manière homogène, sans point focal défini. Il est idéal pour les contextes larges et dynamiques, avec un zoom facile à ajuster de 20° à 40°. Dans l'exemple, l'éclairage couvre toute la façade.





Stage Holscher Design

SPOTLIGHT POLE MOUNTED
Projecteur sur mât



CEILING SURFACE MOUNTED
Montage en surface au plafond



Ø 200 H.246

Ø 150 H.192

Ø 98 H.125

Ø 68 H.85

SPOTLIGHT
Projecteur





Ø 200 H.391

Ø 150 H.296

Ø 98 H.191

Ø 68 H.136

Collina degli studenti, Campus Bovisa, Politecnico di Milano, Italy © Ph. Mario Bertani

Stage spotlight

Stage projecteur

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
	CLASS III ◈ **(Ministage e Stage RGBW)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06 (Microstage)**
	IK 07 (Ministage)
	IK 08 (Stage)
	IK 09 (Megastage)


COLOUR CODES Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé
PATENTED (Microstage blade of light)

SPOTLIGHT


Projecteur

MICROSTAGE Ø68



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1300H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		13°	80	252 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1300W	3000 K				80	259 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1300N	4000 K				80	267 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1305H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		34°	90	405 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1305W	3000 K				90	441 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1305N	4000 K				90	483 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.1300 can be supplied with 65° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1300 peut être fourni avec un faisceau à 65°.



ACCESSORIES FOR MICROSTAGE Accessoires pour Microstage


S.1308 Visor for Microstage Visière pour Microstage

S.1607 Strap for applications on trees Bandeau pour applications sur les arbres

S.1309 Spike for Microstage Piquet pour Microstage


MICROSTAGE Ø68 WITH ARM L330

Microstage Ø68 sur bras L330



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1330H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		13°	80	252 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1330W	3000 K				80	259 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1330N	4000 K				80	267 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1335H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		34°	90	405 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1335W	3000 K				90	441 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1335N	4000 K				90	483 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.1330 can be supplied with 65° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1330 peut être fourni avec un faisceau à 65°.





ACCESSORIES FOR MICROSTAGE WITH ARM Accessoires pour Microstage sur bras

S.1308 Visor for Microstage with arm Visière pour Microstage sur bras


S.1309 Spike for Microstage with arm Piquet pour Microstage sur bras

MINISTAGE Ø98



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1310H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles		13°	80	1004 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1310W	3000 K				80	1035 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1310N	4000 K				80	1065 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1315H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		28°	90	1200 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1315W	3000 K				90	1224 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1315N	4000 K				90	1230 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1316H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur		52°	90	1231 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1316W	3000 K				90	1256 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1316N	4000 K				90	1262 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1313J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		36°	90	327 lm	12.0 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1310 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1310 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.




ACCESSORIES FOR MINISTAGE Accessoires pour Ministage


S.1318 Visor for Ministage Visière pour Ministage

S.1319 Spike for Ministage Piquet pour Ministage


MINISTAGE Ø98 WITH ARM L630

Ministage Ø98 sur bras L630



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1340H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles		13°	80	1004 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1340W	3000 K				80	1035 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1340N	4000 K				80	1065 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1345H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		28°	90	1200 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1345W	3000 K				90	1224 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1345N	4000 K				90	1230 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1346H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur		52°	90	1231 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1346W	3000 K				90	1256 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1346N	4000 K				90	1262 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1343J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		36°	90	327 lm	12.0 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1340 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1340 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.




ACCESSORIES FOR MINISTAGE WITH ARM Accessoires pour Ministage sur bras

S.1318 Visor for Ministage Visière pour Ministage sur bras

S.1319 Spike for Ministage Piquet pour Ministage sur bras

STAGE Ø150



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1320H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	14°	80	2716 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1320W	3000 K			80	2798 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1320N	4000 K			80	2881 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1325H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	3675 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1325W	3000 K			90	3760 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1325N	4000 K			90	3767 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1326H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	54°	90	3790 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1326W	3000 K			90	3878 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1326N	4000 K			90	3885 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1327H	2700 K	**Digital Beam from spot to extra wide** Digital Beam du spot à l'extra-large	10°-49°	90	861 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.1327W	3000 K			90	909 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.1327N	4000 K			90	944 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.1323J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 3 lenses** Faisceau large avec 3 lentilles	35°	90	999 lm	27.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1320 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1320 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.


ACCESSORIES FOR STAGE Accessoires pour Stage

S.1328 Visor for Stage Visière pour Stage

S.3554 Spike for Stage Piquet pour Stage

STAGE Ø150 WITH ARM L800

Stage Ø150 sur bras L800




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1350H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	14°	80	2716 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1350W	3000 K			80	2798 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1350N	4000 K			80	2881 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1355H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	3675 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1355W	3000 K			90	3760 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1355N	4000 K			90	3767 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1356H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	54°	90	3790 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1356W	3000 K			90	3878 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1356N	4000 K			90	3885 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1353J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 3 lenses** Faisceau large avec 3 lentilles	35°	90	999 lm	27.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1350 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1350 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

ACCESSORIES FOR STAGE WITH ARM Accessoires pour Stage sur bras


S.1328 Visor for Stage with arm Visière pour Stage sur bras

MEGASTAGE Ø200



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1360H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	14°	80	5334 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1360W	3000 K			80	5496 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1360N	4000 K			80	5658 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1365H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	7026 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1365W	3000 K			90	7169 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1365N	4000 K			90	7201 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1366H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	58°	90	7072 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1366W	3000 K			90	7216 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1366N	4000 K			90	7249 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1363J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 5 lenses** Faisceau large avec 5 lentilles	35°	90	1648 lm	51.6 W	220-240 Vac	DMX

Note: On request, with no surcharge, S.1360 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1360 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



ACCESSORIES FOR MEGASTAGE Accessoires pour Megastage

S.1368 Visor for Megastage Visière pour Megastage


S.3554 Spike for Megastage Piquet pour Megastage



 Swiss Bike Park, Oberried, Switzerland © Ph. Mario Bertani

SPOTLIGHT POLE MOUNTED
Projecteur sur mât

MICROSTAGE Ø68 POLE MOUNTED
Microstage Ø68 sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1337H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	13°	80	252 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1337W	3000 K			80	259 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1337N	4000 K			80	267 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1338H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	34°	90	405 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1338W	3000 K			90	441 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1338N	4000 K			90	483 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.1337 can be supplied with 65° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1337 peut être fourni avec un faisceau à 65°.

POLE ACCESSORIES FOR MICROSTAGE POLE MOUNTED Mâts pour Microstage sur mât

S.2800 H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer


S.2842 H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

MINISTAGE Ø98 POLE MOUNTED
Ministage Ø98 sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1370H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles	13°	80	1004 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1370W	3000 K			80	1035 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1370N	4000 K			80	1065 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1375H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	28°	90	1200 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1375W	3000 K			90	1224 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1375N	4000 K			90	1230 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1376H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	52°	90	1231 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1376W	3000 K			90	1256 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1376N	4000 K			90	1262 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.1370 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1370 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

POLE ACCESSORIES FOR MINISTAGE POLE MOUNTED Mâts pour Ministage sur mât

S.2812 H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer


S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2814 H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

S.2815 H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 6,44m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

STAGE Ø150 POLE MOUNTED
Stage Ø150 sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1380H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	14°	80	2716 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1380W	3000 K			80	2798 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1380N	4000 K			80	2881 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1385H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	3675 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1385W	3000 K			90	3760 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1385N	4000 K			90	3767 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1386H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	54°	90	3790 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1386W	3000 K			90	3878 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1386N	4000 K			90	3885 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.1380 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1380 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

POLE ACCESSORIES FOR STAGE POLE MOUNTED Mâts pour Stage sur mât

S.2812 H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer


S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2814 H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

S.2815 H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 6,44m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

MEGASTAGE Ø200 POLE MOUNTED
Megastage Ø200 sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1390H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	14°	80	5334 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1390W	3000 K			80	5496 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1390N	4000 K			80	5658 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1395H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	7026 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1395W	3000 K			90	7169 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1395N	4000 K			90	7201 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1396H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	58°	90	7072 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1396W	3000 K			90	7216 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1396N	4000 K			90	7249 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.1390 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1390 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

POLE ACCESSORIES FOR MEGASTAGE POLE MOUNTED Mâts pour Megastage sur mât

S.2814 H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

S.2815 H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 6,44m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

S.2826 H 4,2m above ground Ø120mm cylindrical pole to be buried
H 4,2m au-dessus du sol Ø120mm mât cylindrique à enterrer


S.2848 H 6,0m above ground Ø120m cylindrical pole with welded base
H 6,0m au-dessus du sol Ø 120 mm mât cylindrique, avec embase soudée

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.




BLADE OF LIGHT SPOTLIGHT
Projecteur lame de lumière

MICROSTAGE Ø68 BLADE OF LIGHT
Microstage Ø68 lame de lumière




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1301H	2700 K	**Blade of light beam with 1 lens** Faisceau en lame de lumière avec 1 lentille	5°x85°	80	80 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1301W	3000 K			80	94 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1301N	4000 K			80	98 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF




ACCESSORIES FOR MICROSTAGE BLADE OF LIGHT Accessoires pour Microstage lame de lumière

S.1309 Spike for Microstage blade of light Piquet pour Microstage lame de lumière

MICROSTAGE Ø68 BLADE OF LIGHT WITH ARM L330
Microstage Ø68 lame de lumière avec bras L330



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1331H	2700 K	**Blade of light beam with 1 lens** Faisceau en lame de lumière avec 1 lentille	5°x85°	80	80 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1331W	3000 K			80	94 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1331N	4000 K			80	98 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF




ACCESSORIES FOR MICROSTAGE BLADE OF LIGHT WITH ARM Accessoires pour Microstage lame de lumière avec bras

S.1309 Spike for Microstage blade of light with arm Piquet pour Microstage lame de lumière avec bras

BLADE OF LIGHT SPOTLIGHT POLE MOUNTED
Projecteur lame de lumière sur mât

MICROSTAGE Ø68 BLADE OF LIGHT POLE MOUNTED
Microstage Ø68 lame de lumière sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1339H	2700 K	**Blade of light beam with 1 lens** Faisceau en lame de lumière avec 1 lentille	5°x85°	80	80 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1339W	3000 K			80	94 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1339N	4000 K			80	98 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

POLE ACCESSORIES FOR MICROSTAGE BLADE OF LIGHT POLE MOUNTED
Mâts pour Microstage lame de lumière sur mât

S.2800 H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2842 H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.



Stage ceiling

SIMES

Stage montage au plafond

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Toughened glass diffuser.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
	CLASS III ⟐ **(Digital Beam)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06 (Microstage)**
	IK 07 (Ministage)
	IK 08 (Stage)
	IK 09 (Megastage)


COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

CEILING SURFACE MOUNTED

Montage en surface au plafond

MICROSTAGE CEILING Ø68


Microstage montage au plafond Ø68



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1405H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	34°	90	405 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1405W	3000 K			90	441 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1405N	4000 K			90	483 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINISTAGE CEILING Ø98


Ministage montage au plafond Ø98



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1415H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	28°	90	1200 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1415W	3000 K			90	1224 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1415N	4000 K			90	1230 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1416H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	52°	90	1231 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1416W	3000 K			90	1256 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1416N	4000 K			90	1262 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

STAGE CEILING Ø150


Stage montage au plafond Ø150



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1425H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	3675 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1425W	3000 K			90	3760 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1425N	4000 K			90	3767 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1426H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	54°	90	3790 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1426W	3000 K			90	3878 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1426N	4000 K			90	3885 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1427H	2700 K	**Digital Beam from spot to extra wide** Digital Beam du spot à l'extra large	10°-49°	90	861 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.1427W	3000 K			90	909 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.1427N	4000 K			90	944 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI

MEGASTAGE CEILING Ø200


Megastage montage au plafond Ø200



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1435H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	7026lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1435W	3000 K			90	7169lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1435N	4000 K			90	7201lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1436H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur	58°	90	7072lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1436W	3000 K			90	7216lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1436N	4000 K			90	7249lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push

Pointer

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT Projecteur

Ø 85 H.150 Ø 125 H.200 Ø 175 H.263 Ø 255 H.360 Ø 390 H.540

"ART IN TRANSITION" exhibition, Brescia, Italy - Artwork: Stefano Bombardieri © Ph. Mario Bertani





Pointer


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Clear polycarbonate lenses.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Lentilles en polycarbonate transparent. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II ⧈ (Micropointer, Minipointer white LED, Pointer, Megapointer)**
	CLASS III ⟐ (Nanopointer, Minipointer Tunable, RGBW, Digital beam)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07 (Nanopointer)**
	IK 08 (Micropointer)
	IK 09 (Minipointer, Pointer)
	IK 10 (Megapointer)

COLOUR CODES Codes couleur
.24 Anthracite Grey Gris anthracite **Front trim in black (.09)** Anneau frontal noir (.09)
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

SPOTLIGHT
Projecteur

NANOPOINTER 1 LED Ø85



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2780H	2700 K	**Super spot beam with 1 lens** Faisceau super spot avec 1 lentille	 5°	80	227 lm	4.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2780W	3000 K			80	192 lm	4.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2780N	4000 K			80	259 lm	4.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2781H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	 9°	80	347 lm	3.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2781W	3000 K			80	358 lm	3.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2781N	4000 K			80	368 lm	3.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM



ACCESSORIES FOR NANOPOINTER Accessoires pour Nanopointer

S.2776 Spike for Nanopointer Piquet pour Nanopointer


S.2790 Medium beam filter 30° for Nanopointer Filtre de faisceau moyen 30° pour Nanopointer

S.2791 Wide beam filter 60° for Nanopointer Filtre de faisceau large 60° pour Nanopointer

S.2792 Elliptical beam filter 60°x1° for Nanopointer Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Nanopointer

S.2797 Visor for Nanopointer Visière pour Nanopointer

S.2799 Honeycomb for Nanopointer Honeycomb pour Nanopointer



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF NANOPOINTER
Accessoires pour installation sur mât de Nanopointer


S.1084 Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 60mm)

POLE ACCESSORIES FOR NANOPOINTER
Mâts pour Nanopointer


S.2800 H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2842 H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2760H	2700 K	**Super spot beam with 3 lens** Faisceau super spot avec 3 lentilles	5°	80	553 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2760W	3000 K			80	608 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2760N	4000 K			80	630 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2761H	2700 K	**Spot beam with 3 lens** Faisceau spot avec 3 lentilles	10°	80	864 lm	8.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2761W	3000 K			80	890 lm	8.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2761N	4000 K			80	916 lm	8.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR MICROPOINTER Accessoires pour Micropointer

S.2776 Spike for Micropointer Piquet pour Micropointer

S.2770 Medium beam filter 30° for Micropointer Filtre de faisceau moyen 30° pour Micropointer


S.2771 Wide beam filter 60° for Micropointer Filtre de faisceau large 60° pour Micropointer

S.2772 Elliptical beam filter 60°x1° for Micropointer Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Micropointer

S.2777 Visor for Micropointer Visière pour Micropointer

S.2778 Snoot for Micropointer Snoot pour Micropointer

S.2779 Honeycomb for Micropointer Honeycomb pour Micropointer



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MICROPOINTER
Accessoires pour installation sur mât de Micropointer

S.1084 Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 60mm)

S.1085 Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 76mm)

POLE ACCESSORIES FOR MICROPOINTER
Mâts pour Micropointer


S.2800 H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2842 H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2700H	2700 K	**Super spot beam with 7 lenses** Faisceau super spot avec 7 lentilles	5°	80	1377 lm	26.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2700W	3000 K			80	1515 lm	26.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2700N	4000 K			80	1570 lm	26.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2701H	2700 K	**Spot beam with 7 lenses** Faisceau spot avec 7 lentilles	10°	80	2434 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2701W	3000 K			80	2508 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2701N	4000 K			80	2582 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2705H	2700 K	**Digital Beam from narrow to extra wide** Digital Beam du spot à l'extra large	10°- 49°	80	861 lm	16.4 W	48Vdc remote (p.554)	Dali
S.2705W	3000 K			80	909 lm	16.4 W	48Vdc remote (p.554)	Dali
S.2705N	4000 K			80	944 lm	16.4 W	48Vdc remote (p.554)	Dali
S.2701T	Tunable White (2200K- 4000K)	**Spot beam with 6 lenses** Faisceau spot avec 6 lentilles	9°	80	1088 lm	9.6 W	Max 1050 mA remote (p.556)	PWM
S.2703J	RGBW (W=3000 K)	**Super spot beam with 7 lenses** Faisceau super spot avec 7 lentilles	6°	80	1178 lm	21.7 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM



ACCESSORIES FOR MINIPOINTER Accessoires pour Minipointer

S.1005 Spike for Minipointer Piquet pour Minipointer

S.2710 Medium beam filter 30° for Minipointer Filtre de faisceau moyen 30° pour Minipointer


S.2711 Wide beam filter 60° for Minipointer Filtre de faisceau large 60° pour Minipointer

S.2712 Elliptical beam filter 60°x1° for Minipointer Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Minipointer

S.2717 Visor for Minipointer Visière pour Minipointer

S.2718 Snoot for Minipointer Snoot pour Minipointer

S.2719 Honeycomb for Minipointer Honeycomb pour Minipointer



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MINIPOINTER
Accessoires pour installation sur mât de Minipointer

S.1084 Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 60mm)

S.1085 Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 76mm)

POLE ACCESSORIES FOR MINIPOINTER
Mâts pour Minipointer

S.2800 H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer


S.2842 H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer


Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

POINTER 19 LED Ø255




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2720H	2700 K	**Super spot beam with 19 lenses** Faisceau super spot avec 19 lentilles	4°	80	4159 lm	65.3 W	220-240 Vac	Dali2
S.2720W	3000 K			80	4575 lm	65.3 W	220-240 Vac	Dali2
S.2720N	4000 K			80	4741 lm	65.3 W	220-240 Vac	Dali2
S.2721H	2700 K	**Spot beam with 19 lenses** Faisceau spot avec 19 lentilles	10°	80	6361 lm	65.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.2721W	3000 K			80	6554 lm	65.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.2721N	4000 K			80	6747 lm	65.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.2721T	Tunable White (2200 K-4000 K)	**Spot beam with 18 lenses** Faisceau spot avec 18 lentilles	9°	80	2795 lm	28.5 W	220-240 Vac	Dali DT8 Push
S.2723J	RGBW (W=3000 K)	**Super spot beam with 16 lenses** Faisceau super spot avec 16 lentilles	6°	80	2146 lm	36.2 W	220-240 Vac	DMX/ RDM Push

POINTER SLIM 13 LED Ø255



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2728H	2700 K	**Super spot beam with 13 lenses** Faisceau super spot avec 13 lentilles	4°	80	2364 lm	33.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2728W	3000 K			80	2600 lm	33.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2728N	4000 K			80	2694 lm	33.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2729H	2700 K	**Spot beam with 13 lenses** Faisceau spot avec 13 lentilles	10°	80	3578 lm	33.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2729W	3000 K			80	3687 lm	33.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2729N	4000 K			80	3796 lm	33.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR POINTER AND POINTER SLIM Accessoires pour Pointer et Pointer Slim

S.1005 Spike for Pointer and Pointer Slim Piquet pour Pointer et Pointer Slim

S.2730 Medium beam filter 30° for Pointer and Pointer Slim Filtre de faisceau moyen 30° pour Pointer et Pointer Slim

S.2731 Wide beam filter 60° for Pointer and Pointer Slim Filtre de faisceau large 60° pour Pointer et Pointer Slim


S.2732 Elliptical beam filter 60°x1° for Pointer and Pointer Slim Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Pointer et Pointer Slim

S.2737 Visor for Pointer and Pointer Slim Visière pour Pointer et Pointer Slim

S.2738 Snoot for Pointer and Pointer Slim Snoot pour Pointer et Pointer Slim

S.2739 Honeycomb for Pointer and Pointer Slim Honeycomb pour Pointer et Pointer Slim

S.3460 DMX512 / RDM LED controller for S.2723J Contrôleur LED DMX512 / RDM pour S.2723J



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF POINTER AND POINTER SLIM
Accessoires pour installation sur mât de Pointer et Pointer Slim

S.1085 Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 76mm)

S.1018 Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 102mm)

S.1239 Bracket for pole installation (pole Ø 120mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 120mm)

POLE ACCESSORIES FOR POINTER AND POINTER SLIM
Mâts pour Pointer et Pointer Slim

S.2812 H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer


S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

S.2814 H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

S.2815 H 6,44m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 6,44m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

MEGAPOINTER 55 LED Ø390



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2740H	2700 K	**Super spot beam with 55 lenses** Faisceau super spot avec 55 lentilles	4°	80	8129 lm	118.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2740W	3000 K			80	8942 lm	118.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2740N	4000 K			80	9266 lm	118.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2741H	2700 K	**Spot beam with 55 lenses** Faisceau spot avec 55 lentilles	10°	80	19205 lm	153.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2741W	3000 K			80	19789 lm	153.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2741N	4000 K			80	20373 lm	153.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2741T	Tunable White (2200 K-4000 K)	**Spot beam with 52 lenses** Faisceau spot avec 52 lentilles	9°	80	9424 lm	87.3 W	220-240 Vac	Dali Dt8
S.2743J	RGBW (W=3000 K)	**Super spot beam with 52 lenses** Faisceau super spot avec 52 lentilles	6°	80	8220 lm	142.3 W	220-240 Vac	DMX/RDM

ACCESSORIES FOR MEGAPOINTER Accessoires pour Megapointer

S.2750 Medium beam filter 30° for Megapointer Filtre de faisceau moyen 30° pour Megapointer

S.2751 Wide beam filter 60° for Megapointer Filtre de faisceau large 60° pour Megapointer


S.2752 Elliptical beam filter 60°x1° for Megapointer Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Megapointer

S.2757 Visor for Megapointer Visière pour Megapointer

S.2758 Snoot for Megapointer Snoot pour Megapointer

S.2759 Honeycomb for Megapointer Honeycomb pour Megapointer

S.3460 DMX512 / RDM LED controller for S.2743J Contrôleur LED DMX512 / RDM pour S.2743J



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MEGAPOINTER
Accessoires pour installation sur mât de Megapointer

S.1018 Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 102mm)

S.1239 Bracket for pole installation (pole Ø 120mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 120mm)

POLE ACCESSORIES FOR MEGAPOINTER
Mâts pour Megapointer

S.2814 H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

S.2815 H 6,44m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 6,44m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

S.2826 H 4,2m above ground Ø 120mm cylindrical pole to be buried
H 4,2m au-dessus du sol Ø 120mm mât cylindrique à enterrer


S.2848 H 6,0m above ground Ø120m cylindrical pole with welded base
H 6,0m au-dessus du sol Ø120m mât cylindrique avec embase soudée

Note: Poles Ø 102mm H 4,5m and H 6,44m and pole Ø 120mm H 4,2m are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts Ø 102mm H 4,5m et H 6,44m, ainsi que le mât Ø 120mm H 4,2m, sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site internet.


WALL BRACKET
Étrier mural

SIMES

WALL BRACKET FOR POINTER, FOCUS AND STAGE RECTANGULAR
Étrier mural pour Pointer, Focus et Stage Rectangulaire




POINTER Ø255 / FOCUS Ø290 / STAGE RECTANGULAR



or
ou

MEGAPOINTER Ø390 / MEGAFOCUS Ø385 / MEGASTAGE RECTANGULAR




CODE	DESCRIPTION
S.1062	Galvanized and painted steel wall bracket for installation of max. 4 Pointer / Focus / Stage rectangular or max. 3 Megapointer / Megafocus / Megastage rectangular. Screws for fixing the projectors to the bracket included. Wall plugs for wall installation of the bracket not included. Support mural en acier galvanisé et peint, conçu pour l'installation de maximum 4 projecteurs Pointer / Focus / Stage Rectangulaire ou de maximum 3 projecteurs Megapointer / Megafocus / Megastage Rectangulaire. Les vis nécessaires à la fixation des projecteurs sur le support sont incluses. Les chevilles pour la fixation murale du support ne sont pas incluses.



POLE TOP BRACKET
Étrier pour tête de mât

POLE TOP BRACKET FOR POINTER, FOCUS AND STAGE RECTANGULAR
Étrier pour tête de mât pour Pointer, Focus et Stage Rectangulaire



**POINTER Ø255 /
FOCUS Ø290 /
STAGE RECTANGULAR**

or
ou

**MEGAPOINTER Ø390 /
MEGAFOCUS Ø385 /
MEGASTAGE RECTANGULAR**

**MEGAPOINTER Ø390 /
MEGAFOCUS Ø385 /
MEGASTAGE RECTANGULAR**

or
ou

**POINTER Ø255 /
FOCUS Ø290 /
STAGE RECTANGULAR**

CODE	DESCRIPTION
S.1072	Galvanized and painted steel pole-top bracket, suitable for the installation of max. 4+4 Pointer / Focus / Stage rectangular or max. 2+2 Megapointer / Megafocus / Megastage rectangular, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. Fixing hardware for mounting the floodlights to the bracket is included. The bracket is equipped with a Ø108 mm spigot, designed for insertion into a Ø120 mm pole. The bracket is fixed to the pole using no. 2 screws, included; the pole must be drilled on site. Support en tête de mât en acier galvanisé et peint, adapté à l'installation de maximum 4+4 Pointer / Focus / Stage Rectangulaire ou de maximum 2+2 Megapointer / Megafocus / Megastage Rectangulaire, pouvant être positionnés sur les faces supérieure et inférieure du support. La visserie nécessaire à la fixation des projecteurs sur le support est incluse. Le support est équipé d'un embout Ø108 mm, conçu pour être inséré dans un mât Ø120 mm. Le support se fixe au mât à l'aide de 2 vis incluses ; le mât doit être percé sur site.

Focus

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT Projecteur



L.500



Ø 385



L.380



Ø 290



L.270



Ø 190



L.229



Ø 135




L.140



Ø 75

GARDEN SPIKE Piquet du jardin



L.125



Ø 75 H.350

The Blue Planet Building Foundation, Kastrup, Denmark - Arch. 3XN © Ph. Tom Jersø

Cirkelbroen Bridge, Copenhagen, Denmark - Project: Studio Olafur Eliasson © Ph. Oliver Foerstner

Focus


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired Nanofocus, Minifocus RGBW and Focus RGBW. Single cable entry for Microfocus. Double cable entry for Minifocus, Focus and Megafocus. Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Modèles Nanofocus, Minifocus RGBW et Focus RGBW pré-câblés. Entrée de câble simple pour Microfocus. Entrée de câble double pour Minifocus, Focus et Megafocus.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP 66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
	CLASS II ⧈ **(Nanofocus)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06 (Nanofocus)**
	IK 09 (Microfocus, Minifocus)
	IK 10 (Focus, Megafocus)

COLOUR CODES Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Résistance mécanique

SPOTLIGHT
Projecteur

NANOFOCUS Ø75



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1103H	2700 K	**Super spot beam with 1 lens**		3°	80	114 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1103W	3000 K	Faisceau super spot avec 1 lentille			80	135 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1103N	4000 K				80	140 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1104H	2700 K	**Spot beam with 1 lens**		10°	80	111 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1104W	3000 K	Faisceau spot avec 1 lentille			80	131 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1104N	4000 K				80	136 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1105H	2700 K	**Wide beam with 1 lens**		38°	80	113 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1105W	3000 K	Faisceau large avec 1 lentille			80	133 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1105N	4000 K				80	138 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.1103 can be supplied with 45° and 20°x40° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1103 peut être fourni avec des faisceaux de 45° et 20°x40°.


ACCESSORIES FOR NANOFOCUS Accessoires pour Nanofocus

S.1109 Visor for Nanofocus Visière pour Nanofocus

S.1108 Strap for applications on trees Bandeau pour applications sur les arbres

S.1107 Anchoring base for Ø60mm and Ø76mm poles Base d'ancrage pour mâts de Ø60mm et Ø76mm

NANOFOCUS Ø75 GARDEN SPIKE H300
Nanofocus Ø75 piquet du jardin H300




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1100H	2700 K	**Super spot beam with 1 lens**		3°	80	114 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1100W	3000 K	Faisceau super spot avec 1 lentille			80	135 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1100N	4000 K				80	140 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1101H	2700 K	**Spot beam with 1 lens**		10°	80	111 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1101W	3000 K	Faisceau spot avec 1 lentille			80	131 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1101N	4000 K				80	136 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1102H	2700 K	**Wide beam with 1 lens**		38°	80	113 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1102W	3000 K	Faisceau large avec 1 lentille			80	133 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1102N	4000 K				80	138 lm	3.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.1100 can be supplied with 45° and 20°x40° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1100 peut être fourni avec des faisceaux de 45° et 20°x40°.

ACCESSORIES FOR NANOFOCUS GARDEN STAKE Accessoires pour Nanofocus piquet du jardin

S.1109 Visor for Nanofocus Visière pour Nanofocus

MICROFOCUS Ø135



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1110H	2700 K	**Spot beam with reflector**		10°	90	1645 lm	18 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1110W	3000 K	Faisceau spot avec réflecteur			90	1678 lm	18 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1110N	4000 K				90	1686 lm	18 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1111H	2700 K	**Medium beam with 1 lens**		28°	90	1726 lm	18 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1111W	3000 K	Faisceau moyen avec 1 lentille			90	1761 lm	18 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1111N	4000 K				90	1769 lm	18 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR MICROFOCUS Accessoires pour Microfocus


S.1002 Visor for Microfocus Visière pour Microfocus

S.1004 Spike for Microfocus Piquet pour Microfocus

MINIFOCUS Ø190




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1120H	2700 K	**Spot beam with reflector**		9°	90	3704 lm	35.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1120W	3000 K	Faisceau spot avec réflecteur			90	3790 lm	35.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1120N	4000 K				90	3797 lm	35.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1121H	2700 K	**Medium beam with 1 lens**		30°	90	3691 lm	35.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1121W	3000 K	Faisceau moyen avec 1 lentille			90	3776 lm	35.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1121N	4000 K				90	3783 lm	35.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1125J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 5 lenses** Faisceau large avec 5 lentilles		33°	90	1199 lm	36.8 W	220-240 Vac	DMX



ACCESSORIES FOR MINIFOCUS Accessoires pour Minifocus

S.1022 Visor for Minifocus Visière pour Minifocus

S.1005 Spike for Minifocus Piquet pour Minifocus



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MICROFOCUS AND MINIFOCUS
Accessoires pour l'installation sur mât du Microfocus et Minifocus

S.1016 *Bracket for Ø60mm poles
Support pour mâts Ø60mm

S.1017 *Bracket for Ø76mm poles
Support pour mâts Ø76mm


*The bracket can be used for maximum 2 projectors, one for each side.
Le support peut être utilisée pour 2 projecteurs maximum, un de chaque côté.

POLE ACCESSORIES FOR MICROFOCUS AND MINIFOCUS
Mâts pour Microfocus et Minifocus

S.2842 H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1130H	2700 K	**Spot beam with reflector** Faisceau spot avec réflecteur		13°	90	7393 lm	56.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1130W	3000 K				90	7544 lm	56.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1130N	4000 K				90	7577 lm	56.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1131H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		32°	90	7106 lm	56.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1131W	3000 K				90	7251 lm	56.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1131N	4000 K				90	7283 lm	56.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1135J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 10 lenses** Faisceau large avec 10 lentilles		34°	90	2419 lm	66.8 W	220-240 Vac	DMX

ACCESSORIES FOR FOCUS Accessoires pour Focus

S.1032 Visor for Focus Visière pour Focus

S.1062 Galvanized and painted steel wall bracket for installation of 4 Focus or 3 Megafocus projectors
See full description on page 159.
Support mural en acier galvanisé et peint pour l'installation de 4 projecteurs Focus ou de 3 projecteurs Megafocus.
Voir la description complète à la page 159.

S.1072 Galvanized and painted steel pole-top bracket (for Ø120mm poles), suitable for the installation of 4+4 Focus floodlights or 2+2 Megafocus floodlights, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. See full description on page 161.
Support en tête de mât en acier galvanisé et peint (pour mâts Ø 120 mm), adapté à l'installation de 4+4 projecteurs Focus ou de 2+2 projecteurs Megafocus, pouvant être positionnés sur les faces supérieure et inférieure du support. Voir la description complète à la page 161.



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF FOCUS
Accessoires pour installation sur mât de Focus

S.1017 *Bracket for Ø76mm poles
Support pour mâts Ø76mm

S.1018 *Bracket for Ø102mm poles
Support pour mâts Ø102mm


*The bracket can be used for maximum 2 projectors, one for each side.
Le support peut être utilisée pour 2 projecteurs maximum, un de chaque côté.

POLE ACCESSORIES FOR FOCUS
Mâts pour Focus

S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2814 H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes ù produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1140H	2700 K	**Spot beam with reflector** Faisceau spot avec réflecteur		10°	90	11382 lm	97 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1140W	3000 K				90	11614 lm	97 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1140N	4000 K				90	11665 lm	97 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1141H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		36°	90	9552 lm	97 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1141W	3000 K				90	9747 lm	97 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1141N	4000 K				90	9789 lm	97 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIERS FOR MEGAFOCUS Accessoires pour Megafocus

S.1042 Visor for Megafocus Visière pour Megafocus

S.1062 Galvanized and painted steel wall bracket for installation of 4 Focus or 3 Megafocus projectors
See full description on page 159.
Support mural en acier galvanisé et peint pour l'installation de 4 projecteurs Focus ou de 3 projecteurs Megafocus. Voir la description complète à la page 159.

S.1072 Galvanized and painted steel pole-top bracket (for Ø120mm poles), suitable for the installation of 4+4 Focus floodlights or 2+2 Megafocus floodlights, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. See full description on page 161.
Support en tête de mât en acier galvanisé et peint (pour mâts Ø 120 mm), adapté à l'installation de 4+4 projecteurs Focus ou de 2+2 projecteurs Megafocus, pouvant être positionnés sur les faces supérieure et inférieure du support. Voir la description complète à la page 161.



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MEGAFOCUS
Accessoires pour installation sur mât de Megafocus

S.1018 *Bracket for Ø102mm poles
Support pour mâts Ø102mm

S.1239 *Bracket for Ø120mm poles
Support pour mâts Ø120mm

*The bracket can be used for maximum 2 projectors, one for each side.
Le support peut être utilisée pour 2 projecteurs maximum, un de chaque côté.

POLE ACCESSORIES FOR MEGAFOCUS
Mâts pour Megafocus

S.2814 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2826 H 4,2m above ground Ø120mm cylindrical pole to be buried
H 4,2m au-dessus du sol Ø120mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Keen Design K.Begasse

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT Projecteur

∅ 190



L.50 D.50

∅ 140



L.45 D.45

73 x 105



L.40 D.40

∅ 73



L.40 D.40

∅ 105



L.42 D.42


Gubbio Cathedral, Perugia, Italy - Lighting design: Arch. Francesco Raschi © Ph. Davide Brugnoni

Keen Design K.Begasse

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**	**.01 White** Blanc **.14 Aluminium Grey** Gris aluminium
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07 (Microkeen, Minikeen)** **IK 06 (Keen, Megakeen)**	**PATENTED** Breveté **REGISTERED DESIGN** Modèle déposé


SPOTLIGHT
Projecteur

MICROKEEN 1 LED ⌀ 73



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1505H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		9°	80	400 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1505W	3000 K				80	412 lm	4.7 W	220-240Vac	ON-OFF
S.1505N	4000 K				80	424 lm	4.7 W	220-240Vac	ON-OFF


Note: On request, with no surcharge, S.1505 can be supplied with 24°, 42° and 12°x40° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1505 peut être fourni avec des faisceaux de 24°, 42° et 12°x40°.



ACCESSORIES FOR MICROKEEN Accessoires pour Microkeen

S.1527 Spike for Microkeen with plate for vertical installation
Piquet pour Microkeen avec plaque pour une installation verticale

MINIKEEN 3 LED ⌀ 105



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1500H	2700 K	**Spot beam with 3 lenses** Faisceau spot avec 3 lentilles		12°	80	821 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1500W	3000 K				80	846 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1500N	4000 K				80	871 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1501H	2700 K	**Medium beam with 3 lenses** Faisceau moyen avec 3 lentilles		23°	80	767 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1501W	3000 K				80	790 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1501N	4000 K				80	813 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push


Note: On request, with no surcharge, S.1500 can be supplied with 42° and 12°x40° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1500 peut être fourni avec des faisceaux de 42° et 12°x40°.



ACCESSORIES FOR MINIKEEN Accessoires pour Minikeen


S.1528 Spike for Minikeen with plate for vertical installation
Piquet pour Minikeen avec plaque pour une installation verticale

KEEN 5 LED ⌀ 140



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1510H	2700 K	**Spot beam with 5 lenses** Faisceau spot avec 5 lentilles		12°	80	1667 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1510W	3000 K				80	1718 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1510N	4000 K				80	1769 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1511H	2700 K	**Medium beam with 5 lenses** Faisceau moyen avec 5 lentilles		24°	80	1574 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1511W	3000 K				80	1622 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1511N	4000 K				80	1670 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1513H	2700 K	**Elliptical beam with 5 lenses** Faisceau elliptique avec 5 lentilles		13°x43°	80	1515 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1513W	3000 K				80	1561 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1513N	4000 K				80	1607 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push


Note: On request, with no surcharge, S.1510 can be supplied with 42° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1510 peut être fourni avec des faisceaux à 42°.



ACCESSORIES FOR KEEN Accessoires pour Keen


S.1529 Spike for Keen with plate for vertical installation
Piquet pour Keen avec plaque pour une installation verticale

MEGAKEEN 7 LED ⌀ 190



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1515H	2700 K	**Spot beam with 7 lenses** Faisceau spot avec 7 lentilles		12°	80	2571 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1515W	3000 K				80	2649 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1515N	4000 K				80	2727 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1516H	2700 K	**Medium beam with 7 lenses** Faisceau moyen avec 7 lentilles		23°	80	2339 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1516W	3000 K				80	2410 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1516N	4000 K				80	2481 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1517H	2700 K	**Elliptical beam with 7 lenses** Faisceau elliptique avec 7 lentilles		13°x43°	80	2386 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1517W	3000 K				80	2459 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1517N	4000 K				80	2532 lm	25.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.1515 can be supplied with 42° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1515 peut être fourni avec des faisceaux à 42°.



ACCESSORIES FOR MEGAKEEN Accessoires pour Megakeen


S.3049 Spike for Megakeen Piquet pour Megakeen



174 *Recreation Park, Panevėžys City, Lithuania - Project: Lucidus Techno UAB © Ph. Norbert Tukaj*

SPOTLIGHT POLE MOUNTED
Projecteur sur mât


MICROKEEN 1 LED ⌀ 73 POLE MOUNTED
Microkeen 1 LED ⌀ 73 sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1545H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	9°	80	400 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1545W	3000 K			80	412 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1545N	4000 K			80	424 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.1545 can be supplied with 24°, 42° and 12°x40° beams.
Microkeen pole mounted can be fixed on poles with a diameter of no less than 60mm and no more than 300mm.
Pole is not included.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1545 peut être fourni avec des faisceaux de 24°, 42° et 12°x40°.
Microkeen à montage sur mât peut être fixé sur des mâts avec un diamètre de 60mm minimum et de 300mm maximum.
Le mât n'est pas inclus.


MINIKEEN 3 LED ⌀ 105 POLE MOUNTED
Minikeen 3 LED ⌀ 105 sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1520H	2700 K	**Spot beam with 3 lenses** Faisceau spot avec 3 lentille	12°	80	821 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1520W	3000 K			80	846 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1520N	4000 K			80	871 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1521H	2700 K	**Medium beam with 3 lenses** Faisceau moyen avec 3 lentilles	23°	80	767 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1521W	3000 K			80	790 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1521N	4000 K			80	813 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.1520 can be supplied with 42° and 12°x40° beams.
Minikeen pole mounted can be fixed on poles with a diameter of no less than 60mm and no more than 300mm.
Pole is not included.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1520 peut être fourni avec des faisceaux de 42° et 12°x40°.
Minikeen à montage sur mât peut être fixé sur des mâts avec un diamètre de 60mm minimum et de 300mm maximum.
Le mât n'est pas inclus.


KEEN 5 LED ⌀ 140 POLE MOUNTED
Keen 5 LED ⌀ 140 sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1530H	2700 K	**Spot beam with 5 lenses** Faisceau spot avec 5 lentille	12°	80	1667 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1530W	3000 K			80	1718 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1530N	4000 K			80	1769 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1531H	2700 K	**Medium beam with 5 lenses** Faisceau moyen avec 5 lentilles	24°	80	1574 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1531W	3000 K			80	1622 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1531N	4000 K			80	1670 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1533H	2700 K	**Elliptical beam with 5 lenses** Faisceau elliptique avec 5 lentilles	13°x43°	80	1515 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1533W	3000 K			80	1561 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1533N	4000 K			80	1607 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.1530 can be supplied with 42° beam.
Keen pole mounted can be fixed on poles with a diameter of no less than 60mm and no more than 300mm.
Pole is not included.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1530 peut être fourni avec un faisceau à 42°.
Keen à montage sur mât peut être fixé sur des mâts avec un diamètre de 60 mm minimum et de 300 mm maximum.
Le mât n'est pas inclus.

MEGAKEEN 7 LED ⌀ 190 POLE MOUNTED
Megakeen 7 LED ⌀ 190 sur mât




Note: Megakeen spotlight wall mounted version can also be fixed on poles with a diameter of no less than 60 mm and no more than 120 mm (for codes see page 177).
Remarque : Megakeen projecteur en version à montage mural peut être fixé sur des mâts avec un diamètre de 60mm minimum et de 120 mm maximum (pour les codes, voir page 177).



BLADE OF LIGHT SPOTLIGHT
Projecteur lame de lumière

MICROKEEN L105 BLADE OF LIGHT SPOTLIGHT
Microkeen L105 projecteur lame de lumière




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1506H	2700 K	**Blade of light beam with 1 lens** Faisceau en lame de lumière avec 1 lentille		92°x3°	80	64 lm	4.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1506W	3000 K				80	75 lm	4.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1506N	4000 K				80	78 lm	4.6 W	220-240 Vac	ON-OFF



ACCESSORIES FOR MICROKEEN BLADE OF LIGHT Accessoires pour Microkeen lame de lumière


S.1527 Spike for Microkeen blade of light with plate for vertical installation
Piquet pour Microkeen lame de lumière avec plaque pour une installation verticale

MICROKEEN L105 BLADE OF LIGHT POLE MOUNTED
Microkeen L105 lame de lumière sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1546H	2700 K	**Blade of light beam with 1 lens** Faisceau en lame de lumière avec 1 lentille		92°x3°	80	64 lm	4.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1546W	3000 K				80	75 lm	4.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1546N	4000 K				80	78 lm	4.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: Microkeen pole mounted blade of light can be fixed on poles with a diameter of no less than 60 mm and no more than 300mm. Pole is not included.
Remarque : Microkeen lame de lumière à montage sur mât peut être fixé sur des mâts avec un diamètre de 60 mm minimum et de 300 mm maximum. Le mât n'est pas inclus.



POLE ACCESSORIES FOR ALL KEEN POLE MOUNTED VERSIONS
Mâts pour tous les modèles Keen en version sur mât

S.2800 H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2842 H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Movit

Design K.Begasse

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT Projecteur



L.843 H.85 D.130



L.130 H.220 D.34



L.320 H.295 D.40



⊠ 220 D.34






Movit

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique		**GENERAL INFORMATION** Informations générales		**CODICI COLORE** Codes couleur
Die-cast aluminium housing and extruded aluminium arm. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé et bras en aluminium extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.		**IP RATING** Indice de protection	**IP66**	**.01 White** Blanc **.14 Aluminium Grey** Gris aluminium **.24 Anthracite Grey** Gris anthracite
		INSULATIO CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚	
		MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé

SPOTLIGHT
Projecteur

MOVIT RECTANGULAR
Movit rectangulaire




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3005H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur	98°x103°	90	936 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3005W	3000 K			90	962 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3005N	4000 K			90	998 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3000H	2700 K	**Asymmetric beam with reflector** Faisceau asymétrique avec réflecteur	Asy	90	860 lm	8.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3000W	3000 K			90	884 lm	8.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3000N	4000 K			90	917 lm	8.4 W	220-240 Vac	ON-OFF



ACCESSORIES FOR MOVIT RECTANGULAR Accessoires pour Movit rectangulaire

S.3049 Spike for Movit rectangular Piquet pour Movit rectangulaire



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MOVIT RECTANGULAR
Accessoires pour installation sur mât de Movit rectangulaire

S.3046 Single bracket for Ø60mm poles for 1 Movit rectangular
Support simple pour mâts Ø60mm pour 1 Movit rectangulaire


S.3047 Double bracket for Ø60mm poles for 2 Movit rectangular
Support double pour mâts Ø60mm pour 2 Movit rectangulaire

POLE ACCESSORIES FOR MOVIT RECTANGULAR
Mâts pour Movit rectangulaire

S.2842 H 3,5m above ground Ø60 mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer


Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

MOVIT RECTANGULAR WITH ARM L840
Movit rectangulaire sur bras L840



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3010H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur	98°x103°	90	936 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3010W	3000 K			90	962 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3010N	4000 K			90	998 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

MOVIT SQUARE 220
Movit carré 220




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3055H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur		89°x108°	90	2300 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3055W	3000 K				90	2364 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3055N	4000 K				90	2452 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3050H	2700 K	**Asymmetric beam with reflector** Faisceau asymétrique avec réflecteur		Asy	90	2040 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3050W	3000 K				90	2097 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3050N	4000 K				90	2175 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR MOVIT SQUARE 220 Accessoires pour Movit carré 220

S.3049 Spike for Movit square 220 Piquet pour Movit carré 220



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MOVIT SQUARE 220
Accessoires pour installation sur mât de Movit carré 220

S.3046 Single bracket for Ø60mm poles for 1 Movit square 220
Support simple pour mâts Ø60mm pour 1 Movit carré 220


S.3047 Double bracket for Ø60mm poles for 2 Movit square 220
Support double pour mâts Ø60mm pour 2 Movit carré 220

POLE ACCESSORIES FOR MOVIT SQUARE 220
Mâts pour Movit carré 220

S.2842 H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer


Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

MOVIT SQUARE 220 WITH ARM L840
Movit square 220 with arm L840




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3060H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur		89°x108°	90	2300 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3060W	3000 K				90	2364 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3060N	4000 K				90	2452 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MOVIT SQUARE 320
Movit carré 320




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3075H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur		111°x112°	90	5781 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3075W	3000 K				90	5943 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3075N	4000 K				90	6165 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3070H	2700 K	**Asymmetric beam with reflector** Faisceau asymétrique avec réflecteur		Asy	90	4805 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3070W	3000 K				90	4939 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3070N	4000 K				90	5124 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR MOVIT SQUARE 320 Accessoires pour Movit carré 320

S.3079 Spike for Movit square 320 Piquet pour Movit carré 320



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MOVIT SQUARE 320
Accessoires pour installation sur mât de Movit carré 320

S.3044 *Single bracket for Ø60mm and Ø76mm poles for 1 Movit square 320
*Support simple pour mâts Ø60mm et Ø76mm pour 1 Movit carré 320

S.3045 *Double bracket for Ø60mm and Ø76mm poles for 2 Movit square 320
*Support double pour mâts Ø60mm et Ø76mm pour 2 Movit carré 320

*The appropriate pole adapter is included for the Ø60mm pole.
*L'adaptateur de mât approprié est inclus pour le mât de Ø60mm.

POLE ACCESSORIES FOR MOVIT SQUARE 320
Mâts pour Movit carré 320

S.2842 H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Twist Design K.Begasse

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT Projecteur

L.225 H.340 D.130



L.160 H.255 D.98

PEDRALI Headquarters, Mornico al Serio, Bergamo, Italy - CZA - Cino Zucchi Architetti © Ph. Mario Bertani



MAINA Headquarters, Fossano, Cuneo, Italy - Arch. Gianni Arnaudo © Ph. Mario Bertani

Twist

Design K.Begasse


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP 66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
	CLASS III ◈ **(RGBW)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07 (Twist)**
	IK 09 (Minitwist)

COLOUR CODES Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


SPOTLIGHT
Projecteur

MINITWIST L160




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3015H	2700 K	**Spot beam with 12 lenses** Faisceau spot avec 12 lentilles		14°	80	3095 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3015W	3000 K				80	3189 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3015N	4000 K				80	3283 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3016H	2700 K	**Wide beam with 12 lenses** Faisceau large avec 12 lentilles		34°	80	2850 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3016W	3000 K				80	2937 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3016N	4000 K				80	3024 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3018H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur		102°	90	2030 lm	17.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3018W	3000 K				90	2077 lm	17.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3018N	4000 K				90	2081 lm	17.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.3015 can be supplied with 66° and 12°x40° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.3015 peut être fourni avec des faisceaux de 66° et 12°x40°.



ACCESSORIES FOR MINITWIST Accessoires pour Minitwist

S.3049 Spike for Minitwist Piquet pour Minitwist



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MINITWIST Accessoires pour installation sur mât de Minitwist

S.3019 Bracket for pole installation (min diameter Ø60mm - max diameter Ø120mm)
Support pour installation sur mât (diamètre min Ø60mm - diamètre max Ø120mm)

POLE ACCESSORIES FOR MINITWIST Mâts pour Minitwist

S.2800 H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer


S.2842 H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer


Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

TWIST L225




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3065H	2700 K	**Spot beam with 24 lenses** Faisceau spot avec 24 lentilles		14°	80	5574 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3065W	3000 K				80	5743 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3065N	4000 K				80	5912 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3066H	2700 K	**Wide beam with 24 lenses** Faisceau large avec 24 lentilles		34°	80	5051 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3066W	3000 K				80	5202 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3066N	4000 K				80	5358 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3068H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur		100°	90	5232 lm	39.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3068W	3000 K				90	5339 lm	39.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3068N	4000 K				90	5363 lm	39.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3067J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 6 lenses** Faisceau large avec 6 lentilles		34°	90	1491 lm	35.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.3065 can be supplied with 66° and 12°x40° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.3065 peut être fourni avec des faisceaux de 66° et 12°x40°.



ACCESSORIES FOR TWIST Accessoires pour Twist

S.3079 Spike for Twist Piquet pour Twist



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF TWIST Accessoires pour installation sur mât de Twist

S.3069 Bracket for pole installation (min diameter Ø60mm - max diameter Ø120mm)
Support pour installation sur mât (diamètre min Ø60mm - diamètre max Ø120mm)

POLE ACCESSORIES FOR TWIST Accessoires de mât pour Twist

S.2812 H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2814 H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

S.2815 H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
H 6,44m au-dessus du sol Ø102mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Outline Design K.Begasse


SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT Projecteur



L.270 H.345 D.52



Piazza Cristo, Polignano a Mare, Italy - Arch. Lucrezia Montalbò, Arch. Marcella Alba, Arch. Domenico Tanese, Geom. Pasquale Gattolla © Ph. Paola Piras



Outline Design K.Begasse

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

INFORMAZIONI GENERALI Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**


CODICI COLORE Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

SPOTLIGHT
Projecteur

OUTLINE L270




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3100H	2700 K	**Spot beam with 28 lenses** Faisceau spot avec 28 lentilles	10°	80	6187 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3100W	3000 K			80	6513 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3100N	4000 K			80	6836 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3101H	2700 K	**Medium beam with 28 lenses** Faisceau moyen avec 28 lentilles	29°	80	6014 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3101W	3000 K			80	6331 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3101N	4000 K			80	6648 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3105H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur	92°x115°	80	5413 lm	45 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3105W	3000 K			80	5671 lm	45 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3105N	4000 K			80	6028 lm	45 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR OUTLINE Accessoires pour Outline

S.3079 Spike for Outline Piquet pour Outline



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF OUTLINE
Accessoires pour installation sur mât de Outline

S.3044 Single bracket for pole installation (Ø 60mm and Ø 76mm poles)
Support simple pour installation sur mât (mâts Ø 60mm et Ø 76mm)

S.3045 Double bracket for pole installation (Ø 60mm and Ø 76mm poles)
Support double pour installation sur mât (mâts Ø 60mm et Ø 76mm)

POLE ACCESSORIES FOR OUTLINE
Mâts pour Outline

S.2800 H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2842 H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Stage Rectangular

Stage Rectangulaire

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT Projecteur



L.380 H.540 D.60



L.300 H.470 D.57



L.215 H.405 D.57





Stage Rectangular

SIMES

Stage Rectangulaire


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Aluminium reflectors or with concentrating or diffusing lenses.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Supplied with double cable entry.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Réflecteurs en aluminium ou avec lentilles de concentration ou de diffusion. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Fourni avec une entrée de câble double.

INFORMAZIONI GENERALI Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II ⧈ (S.1200, S.1205, S.1220, S.1225, S.1226, S.1227, S.1235)**
	CLASS I ⏚ (S.1210, S.1212, S.1230, S.1236, S.1237)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

CODICI COLORE Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


SPOTLIGHT
Projecteur

MINISTAGE RECTANGULAR L215
Ministage Rectangulaire L215



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1225H	2700 K	**Asymmetric beam with reflector** Faisceau asymétrique avec réflecteur		Asy	80	3150 lm	35 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1225W	3000 K				80	3194 lm	35 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1225N	4000 K				80	3282 lm	35 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1226H	2700 K	**Medium beam with 4 lenses** Faisceau moyen avec 4 lentilles		19°	80	3818 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1226W	3000 K				80	3974 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1226N	4000 K				80	4022 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1227H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles		35°	80	3935 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1227W	3000 K				80	4153 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1227N	4000 K				80	4203 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1220H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur		100°	80	4446 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1220W	3000 K				80	4618 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1220N	4000 K				80	4833 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push





ACCESSORIES FOR MINISTAGE RECTANGULAR Accessoires pour Ministage Rectangulaire

S.1005 Spike for Ministage rectangular Piquet pour Ministage Rectangulaire

ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MINISTAGE RECTANGULAR
Accessoires pour installation sur mât de Ministage Rectangulaire

S.1016 Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 60mm)

S.1017 Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 76mm)

POLE ACCESSORIES FOR MINISTAGE RECTANGULAR
Mâts pour Ministage Rectangulaire

S.2800 H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer


S.2842 H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

STAGE RECTANGULAR L300
Stage Rectangulaire L300




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1205H	2700 K	**Asymmetric beam with reflector** Faisceau asymétrique avec réflecteur	Asy	80	8206 lm	84 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1205W	3000 K			80	8320 lm	84 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1205N	4000 K			80	8548 lm	84 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1210H	2700 K	**Medium beam with 6 lenses** Faisceau moyen avec 6 lentilles	19°	80	8743 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1210W	3000 K			80	9226 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1210N	4000 K			80	9337 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1212H	2700 K	**Wide beam with 6 lenses** Faisceau large avec 6 lentilles	38°	80	9106 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1212W	3000 K			80	9610 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1212N	4000 K			80	9725 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1200H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur	100°	80	13704 lm	115 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1200W	3000 K			80	14289 lm	115 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1200N	4000 K			80	14658 lm	115 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR STAGE RECTANGULAR Accessoires pour Stage Rectangulaire

S.1062 Galvanized and painted steel wall bracket for installation of 4 Stage rectangular or 3 Megastage rectangular projectors. See full description on page 159.
Support mural en acier galvanisé et peint pour l'installation de 4 Stage Rectangulaire ou de Megastage Rectangulaire. Voir la description complète à la page 159.

S.1072 Galvanized and painted steel pole-top bracket (for Ø120mm poles), suitable for the installation of 4+4 Stage rectangular floodlights or 2+2 Megastage rectangular floodlights, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. See full description on page 161.
Support en tête de mât en acier galvanisé et peint (pour mâts Ø 120 mm), adapté à l'installation de 4+4 Stage Rectangulaire ou de 2+2 Megastage Rectangulaire, pouvant être positionnés sur les faces supérieure et inférieure du support. Voir la description complète à la page 161.



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF STAGE RECTANGULAR
Accessoires pour installation sur mât de Stage Rectangulaire

S.1017 Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 76mm)

S.1018 Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 102mm)

POLE ACCESSORIES FOR STAGE RECTANGULAR
Mâts pour Stage Rectangulaire

S.2812 H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer


S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

S.2814 H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

S.2815 H 6,44m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 6,44m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

MEGASTAGE RETTANGULAR L380
Megastage Rectangulaire L380




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1235H	2700 K	**Asymmetric beam with reflector** Faisceau asymétrique avec réflecteur	Asy	80	15298 lm	150 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1235W	3000 K			80	15511 lm	150 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1235N	4000 K			80	15936 lm	150 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1236H	2700 K	**Medium beam with 12 lenses** Faisceau moyen avec 12 lentilles	19°	80	15245 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1236W	3000 K			80	16088 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1236N	4000 K			80	16282 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1237H	2700 K	**Wide beam with 12 lenses** Faisceau large avec 12 lentilles	35°	80	15890 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1237W	3000 K			80	16769 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1237N	4000 K			80	16971 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1230H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur	100°	80	23256 lm	188 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1230W	3000 K			80	24480 lm	188 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1230N	4000 K			80	25110 lm	188 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MEGASTAGE RECTANGULAR Accessories for Megastage rectangular

S.1062 Galvanized and painted steel wall bracket for installation of 4 Stage rectangular or 3 Megastage rectangular projectors. See full description on page 159.
Support mural en acier galvanisé et peint pour l'installation de 4 Stage Rectangulaire ou de Megastage Rectangulaire. Voir la description complète à la page 159.

S.1072 Galvanized and painted steel pole-top bracket (for Ø120mm poles), suitable for the installation of 4+4 Stage rectangular floodlights or 2+2 Megastage rectangular floodlights, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. See full description on page 161.
Support en tête de mât en acier galvanisé et peint (pour mâts Ø 120 mm), adapté à l'installation de 4+4 Stage Rectangulaire ou de 2+2 Megastage Rectangulaire, pouvant être positionnés sur les faces supérieure et inférieure du support. Voir la description complète à la page 161.



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MEGASTAGE RECTANGULAR
Accessoires pour installation sur mât de Megastage Rectangulaire

S.1018 Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 102mm)

S.1239 Bracket for pole installation (pole Ø 120mm)
Support pour installation sur mât (mât Ø 120mm)

POLE ACCESSORIES FOR MEGASTAGE RECTANGULAR
Mâts pour Megastage Rectangulaire

S.2814 H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

S.2815 H 6,44m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 6,44m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

S.2826 H 4,2m above ground Ø 120mm cylindrical pole to be buried
H 4,2m au-dessus du sol Ø 120mm mât cylindrique à enterrer

S.2848 H 6,0m above ground Ø120m cylindrical pole with welded base
H 6,0m au-dessus du sol Ø120m mât cylindrique avec embase soudée

Note: Poles Ø 102mm H 4,5m and H 6,44m and pole Ø 120mm H 4,2m are also available with a welded base.
For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts Ø 102mm H 4,5m et H 6,44m, ainsi que le mât Ø 120mm H 4,2m, sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site internet.

Pivot

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât



SPOTLIGHT Projecteur

Ø 38



Ø 67 H.470 Ø 67 H.470 Ø 67 H.355 Ø 67 H.290

Ø 38



Ø 110 H.470 Ø 110 H.355

Simes Headquarters, Corte Franca, Brescia, Italy - Artwork “Bambine con elefante”, Stefano Bombardieri © Ph. Mario Bertani

Pivot

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** **CLASS III (Pivot 850mA / 24Vdc)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
Frontal baffle always black (.09) Pare-lumière frontal toujours noir (.09)
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

SPOTLIGHT (remote power supply)

Projecteur (alimentation déportée)

PIVOT 4 LED H290



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1751H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles		31°	80	530 lm	10.3 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM
S.1751W	3000 K				80	625 lm	10.3 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM
S.1751N	4000 K				80	649 lm	10.3 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM

ACCESSORIES FOR PIVOT 4 LED Accessoires pour Pivot 4 LED


S.1752 Spot beam 10° filter for Pivot 4 LED Filtre faisceau spot 10° pour Pivot 4 LED

S.1753 Flood beam 60° filter for Pivot 4 LED Filtre faisceau diffus 60° pour Pivot 4 LED

S.1754 Elliptical beam 60°x1° filter for Pivot 4 LED Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Pivot 4 LED

S.1768 Spike for Pivot with remote power supply Piquet pour Pivot avec alimentation déportée

PIVOT 7 LED H355



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1761H	2700 K	**Wide beam with 7 lenses** Faisceau large avec 7 lentilles		31°	80	899 lm	18.6 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM
S.1761W	3000 K				80	1061 lm	18.6 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM
S.1761N	4000 K				80	1101 lm	18.6 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM

ACCESSORIES FOR PIVOT 7 LED Accessoires pour Pivot 7 LED


S.1762 Spot beam 10° filter for Pivot 7 LED Filtre faisceau spot 10° pour Pivot 7 LED

S.1763 Flood beam 60° filter for Pivot 7 LED Filtre faisceau diffus 60° pour Pivot 7 LED

S.1764 Elliptical beam 60°x1° filter for Pivot 7 LED Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Pivot 7 LED

S.1768 Spike for Pivot with remote power supply Piquet pour Pivot avec alimentation déportée

PIVOT 12 LED H470



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1771H	2700 K	**Wide beam with 12 lenses** Faisceau large avec 12 lentilles		31°	80	1598 lm	31.1 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM
S.1771W	3000 K				80	1885 lm	31.1 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM
S.1771N	4000 K				80	1957 lm	31.1 W	Max 850 mA remote (p.555)	PWM

ACCESSORIES FOR PIVOT 12 LED Accessoires pour Pivot 12 LED

S.1772 Spot beam 10° filter for Pivot 12 LED Filtre faisceau spot 10° pour Pivot 12 LED

S.1773 Flood beam 60° filter for Pivot 12 LED Filtre faisceau diffus 60° pour Pivot 12 LED

S.1774 Elliptical beam 60°x1° filter for Pivot 12 LED Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Pivot 12 LED


S.1768 Spike for Pivot with remote power supply Piquet pour Pivot avec alimentation déportée

TUNABLE WHITE SPOTLIGHT (remote power supply)

Projecteur Tunable White (alimentation déportée)

SIMES

PIVOT TUNABLE WHITE H470




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1777T	**Tunable White** (2700 K-4000 K)	**Simmetric beam with lenses** Faisceau symétrique avec lentilles		47°x97°	90	1908 lm	12 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM



ACCESSORIES FOR PIVOT TUNABLE WHITE Accessoires pour Pivot tunable white

S.1768 Spike for Pivot with remote power supply Piquet pour Pivot avec alimentation déportée



ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF PIVOT Accessoires pour installation sur mât de Pivot

S.1758 Bracket for pole installation (Ø 60mm and Ø 76mm poles)
Support pour installation sur mât (mâts Ø 60 mm et Ø 76 mm)

POLE ACCESSORIES FOR PIVOT Mâts pour Pivot

S.2800 H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2842 H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2812 H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer


S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.



SPOTLIGHT (integrated power supply)
Projecteur (alimentation intégrée)

PIVOT 7 LED H355 WITH BASE FOR POWER SUPPLY
Pivot 7 LED H355 avec embase pour alimentation






CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1766H	2700 K	**Wide beam with 7 lenses** Faisceau large avec 7 lentilles		31°	80	899 lm	24.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1766W	3000 K				80	1061 lm	24.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1766N	4000 K				80	1101 lm	24.4 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR PIVOT 7 LED Accessoires pour Pivot 7 LED

S.1762	**Spot beam 10° filter for Pivot 7 LED** Filtre faisceau spot 10° pour Pivot 7 LED
S.1763	**Flood beam 60° filter for Pivot 7 LED** Filtre faisceau diffus 60° pour Pivot 7 LED
S.1764	**Elliptical beam 60°x1° filter for Pivot 7 LED** Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Pivot 7 LED
S.1319	**Spike for Pivot with base for power supply** Piquet pour Pivot avec embase pour alimentation

PIVOT 12 LED H470 WITH BASE FOR POWER SUPPLY
Pivot 12 led H470 avec embase pour alimentation





CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1776H	2700 K	**Wide beam with 12 lenses** Faisceau large avec 12 lentilles		31°	80	1598 lm	33.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1776W	3000 K				80	1885 lm	33.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1776N	4000 K				80	1957 lm	33.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR PIVOT 12 LED Accessoires pour Pivot 12 LED

S.1772	**Spot beam 10° filter for Pivot 12 LED** Filtre faisceau spot 10° pour Pivot 12 LED
S.1773	**Flood beam 60° filter for Pivot 12 LED** Filtre faisceau diffus 60° pour Pivot 12 LED
S.1774	**Elliptical beam 60°x1° filter for Pivot 12 LED** Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Pivot 12 LED
S.1319	**Spike for Pivot with base for power supply** Piquet pour Pivot avec embase pour alimentation

Between

SPOTLIGHT Projecteur



180°



220°



L.209 H.121 D.145



90°



90°



L.140 H.121 D.145

Villa Vitali, Fermo © Photographer: Giuseppe Saluzzi / Lighting designer: Luministica snc - All rights reserved. Reproduction is forbidden.

Between


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast and extruded aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé et extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir **Frontal baffle always black (.09)** Pare-lumière frontal toujours noir (.09)
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

SPOTLIGHT
Projecteur

BETWEEN 4 LED SINGLE EMISSION
Between 4 led émission simple



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2600H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles	33°	80	522 lm	10.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2600W	3000 K			80	616 lm	10.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2600N	4000 K			80	639 lm	10.6 W	220-240 Vac	ON-OFF


ACCESSORIES FOR BETWEEN 4 LED Accessoires pour Between 4 led

S.2605 Spot beam filter 10° for Between 4 LED
Filtre faisceau spot 10° pour Between 4 led

S.2606 Flood beam filter 60° for Between 4 LED
Filtre faisceau diffus 60° pour Between 4 led

S.2607 Elliptical beam filter 60°x1° for Between 4 LED
Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Between 4 led

BETWEEN 4 LED DOUBLE EMISSION
Between 4 led émission double



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2602H	2700 K	**Wide beam with 4x2 lenses** Faisceau large avec 4x2 lentilles	33°	80	1044 lm	19.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2602W	3000 K			80	1232 lm	19.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2602N	4000 K			80	1278 lm	19.4 W	220-240 Vac	ON-OFF


ACCESSORIES FOR BETWEEN 4 LED Accessoires pour Between 4 led

S.2605 Spot beam filter 10° for Between 4 LED
Filtre faisceau spot 10° pour Between 4 led

S.2606 Flood beam filter 60° for Between 4 LED
Filtre faisceau diffus 60° pour Between 4 led

S.2607 Elliptical beam filter 60°x1° for Between 4 LED
Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Between 4 led

BETWEEN 7 LED SINGLE EMISSION
Between 7 led émission simple



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2610H	2700 K	**Wide beam with 7 lenses** Faisceau large avec 7 lentilles	32°	80	993 lm	19.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2610W	3000 K			80	1172 lm	19.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2610N	4000 K			80	1217 lm	19.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push


ACCESSORIES FOR BETWEEN 7 LED Accessoires pour Between 7 led

S.2615 Spot beam filter 10° for Between 7 led
Filtre faisceau spot 10° pour Between 7 led

S.2616 Flood beam filter 60° for Between 7 led
Filtre faisceau large 60° pour Between 7 led

S.2617 Elliptical beam filter 60°x1° for Between 7 led
Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Between 7 led

BETWEEN 7 LED DOUBLE EMISSION
Between 7 led émission double



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2612H	2700 K	**Wide beam with 7x2 lenses** Faisceau large avec 7x2 lentilles	32°	80	1986 lm	37.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2612W	3000 K			80	2344 lm	37.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2612N	4000 K			80	2434 lm	37.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR BETWEEN 7 LED Accessoires pour Between 7 led

S.2615 Spot beam filter 10° for Between 7 led
Filtre faisceau spot 10° pour Between 7 led

S.2616 Flood beam filter 60° for Between 7 led
Filtre faisceau large 60° pour Between 7 led

S.2617 Elliptical beam filter 60°x1° for Between 7 led
Filtre faisceau elliptique 60° × 1° pour Between 7 led

Streamline

LINEAR SPOTLIGHT Projecteur linéaire



L.977 H.44 D.170



L.420 H.44 D.170

WALL MOUNTED Montage mural



L.420 H.44 D.95



L.977 H.44 D.95

"Vie di Romans" winery, Mariano del Friuli, Gorizia, Italy - Arch. Francesco Michelis and Giulia Sacilotto © Ph. Paolo Stroppa

Safe driving track ACI SARA, Lainate, Milan, Italy - Arch. Michele De Lucchi © Ph. Mario Bertani

Streamline


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired spotlight versions. Prepared for a single cable entry with cable gland for wall mounted versions (on request with surcharge double cable entry with cable gland). Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Versions projecteur pré-câblé. Préparé pour une entrée de câble simple avec cosse de câble pour les versions à montage mural (sur demande avec des frais supplémentaires avec entrée de câble double avec cosse de câble).

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP 66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

LINEAR SPOTLIGHT
Projecteur linéaire


MINISTREAMLINE SPOTLIGHT L420
Ministreamline projecteur L420



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1245H	2700 K	**Spot beam with 15 lenses** Faisceau spot avec 15 lentilles		12°	80	3399 lm	34.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1245W	3000 K				80	3502 lm	34.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1245N	4000 K				80	3605 lm	34.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1246H	2700 K	**Wide beam with 15 lenses** Faisceau large avec 15 lentilles		31°	80	3157 lm	34.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1246W	3000 K				80	3253 lm	34.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1246N	4000 K				80	3349 lm	34.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1247H	2700 K	**Asymmetric beam with lenses** Faisceau asymétrique avec lentilles		Asy	80	1993 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1247W	3000 K				80	2088 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1247N	4000 K				80	2219 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.1245 can be supplied with 66° and 10°x40° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1245 peut être fourni avec des faisceaux de 66° et 10°x40°.

STREAMLINE SPOTLIGHT L980
Streamline projecteur L980




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1255H	2700 K	**Spot beam with 36 lenses** Faisceau spot avec 36 lentilles		12°	80	7417 lm	82W	220-240 Vac	Dali2
S.1255W	3000 K				80	7643 lm	82W	220-240 Vac	Dali2
S.1255N	4000 K				80	7868 lm	82W	220-240 Vac	Dali2
S.1256H	2700 K	**Wide beam with 36 lenses** Faisceau large avec 36 lentilles		31°	80	6949 lm	82W	220-240 Vac	Dali2
S.1256W	3000 K				80	7160 lm	82W	220-240 Vac	Dali2
S.1256N	4000 K				80	7371 lm	82W	220-240 Vac	Dali2
S.1257H	2700 K	**Asymmetric beam with lenses** Faisceau asymétrique avec lentilles		Asy	80	4715 lm	57 W	220-240 Vac	Dali2
S.1257W	3000 K				80	4940 lm	57 W	220-240 Vac	Dali2
S.1257N	4000 K				80	5251 lm	57 W	220-240 Vac	Dali2

Note: On request, with no surcharge, S.1255 can be supplied with 66° and 10°x40° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1255 peut être fourni avec des faisceaux de 66° et 10°x40°.


WALL MOUNTED
Montage mural

MINISTREAMLINE WALL MOUNTED L420
Ministreamline montage mural L420



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1240H	2700 K	**Asymmetric beam with lenses** Faisceau asymétrique avec lentilles		Asy	80	1993 lm	21.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1240W	3000 K				80	2088 lm	21.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1240N	4000 K				80	2219 lm	21.2 W	220-240 Vac	ON-OFF

STREAMLINE WALL MOUNTED L980
Streamline montage mural L980



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1250H	2700 K	**Asymmetric beam with lenses** Faisceau asymétrique avec lentilles		Asy	80	4715 lm	57 W	220-240 Vac	Dali2
S.1250W	3000 K				80	4940 lm	57 W	220-240 Vac	Dali2
S.1250N	4000 K				80	5251 lm	57 W	220-240 Vac	Dali2

Tratto 50

LINEAR SPOTLIGHT Projecteur linéaire



L.384 H.150 D.85



L.728 H.150 D.85



L.1070 H.150 D.85




Milestone Innovation Center, Valbrembo, Italy

Tratto 50

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	**GENERAL INFORMATION** Informations générales		**COLOUR CODES** Codes couleur
Die-cast and extruded aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé et extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** Indice de protection	**IP66**	● **.09 Black** Noir
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III** ⧈	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé

LINEAR SPOTLIGHT
Projecteur linéaire

TRATTO 50 SHORT 18 LED L380
Tratto 50 court 18 LED L380




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2150H	2700 K	**Medium beam with 18 lenses** Faisceau moyen avec 18 lentilles		24°	80	835 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2150W	3000 K				80	919 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2150N	4000 K				80	952 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2152H	2700 K	**Extra wide beam with 18 lenses** Faisceau extra-large avec 18 lentilles		53°	80	741 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2152W	3000 K				80	815 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2152N	4000 K				80	845 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2154J	RGBCW (W=2200 K-4000 K)	**Medium beam with 18 lenses** Faisceau moyen avec 18 lentilles		25°	80	1142 lm	23.7 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORIES FOR TRATTO 50 SHORT Accessoires pour Tratto 50 court

S.2159 Visor fot Tratto 50 short Visière pour Tratto 50 court

S.1309 Spike for Tratto 50 short Piquet pour Tratto 50 court

TRATTO 50 MEDIUM 36 LED L730
Tratto 50 moyen 36 LED L730




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2160H	2700 K	**Medium beam with 36 lenses** Faisceau moyen avec 36 lentilles		24°	80	1671 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2160W	3000 K				80	1838 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2160N	4000 K				80	1905 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2162H	2700 K	**Extra wide beam with 36 lenses** Faisceau extra-large avec 36 lentilles		53°	80	1482 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2162W	3000 K				80	1630 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2162N	4000 K				80	1689 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2164J	RGBCW (W=2200 K-4000 K)	**Medium beam with 36 lenses** Faisceau moyen avec 36 lentilles		25°	80	2284 lm	47.3 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORIES FOR TRATTO 50 MEDIUM Accessoires pour Tratto 50 moyen

S.2169 Visor fot Tratto 50 medium Visière pour Tratto 50 moyen

S.1309 Spike for Tratto 50 medium. Needed N°02 **S.1309** (one for each support arm)
Piquet pour Tratto 50 moyen. Requis N°02 **S.1309** (un pour chaque bras de support)

TRATTO 50 LONG 54 LED L1070
Tratto 50 long 54 LED L1070



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2170H	2700 K	**Medium beam with 54 lenses** Faisceau moyen avec 54 lentilles		24°	80	2506 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2170W	3000 K				80	2757 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2170N	4000 K				80	2857l m	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2172H	2700 K	**Extra wide beam with 54 lenses** Faisceau extra-large avec 54 lentilles		53°	80	2223 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2172W	3000 K				80	2445 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2172N	4000 K				80	2534 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2174J	RGBCW (W=2200 K-4000 K)	**Medium beam with 54 lenses** Faisceau moyen avec 54 lentilles		25°	80	3423 lm	71.0 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORIES FOR TRATTO 50 LONG Accessoires pour Tratto 50 long

S.2179 Visor fot Tratto 50 long Visière pour Tratto 50 long

S.1309 Spike for Tratto 50 long. Needed N°2 **S.1309** (one for each support arm)
Piquet pour Tratto 50 long. Requis N°02 **S.1309** (un pour chaque bras de support)

Skilly

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED Balisage mural





BRONZE
Bronze





STAINLESS STEEL
Acier inoxydable





WEATHERING STEEL
Acier Corten





NATURAL ANODIZED ALUMINUM
Aluminium anodisé naturel





CHAMPAGNE ANODIZED ALUMINUM
Aluminium anodisé champagne

D. 22

Ø 60



Skilly

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Outer ring in: **- BRAL (Bronze - Aluminum)** **- or STAINLESS STEEL** **- or WEATHERING CORTEN STEEL** **- or NATURAL ANODIZED ALUMINUM** **- or CHAMPAGNE ANODIZED ALUMINUM** **Front baffle for glare control in matte black anti-reflective plastic. Resin diffuser. Pre-wired with cable. The product code includes the finishing.** Anneau extérieur en : - BRAL (Bronze - Aluminum) - ou ACIER INOXYDABLE - ou ACIER CORTEN - ou ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL - ou ALUMINUM ANODISÉ CHAMPAGNE Deflecteur frontal anti-éblouissement en matériau plastique noir mat antireflet. Diffuseur en résine. Précâblé avec câble. La finition est incluse dans le code produit.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**


FINISHING Finitions
STAINELESS STEEL Acier inoxydable
BRAL (Bronze - Aluminium) BRAL (Bronze - Aluminium)
WEATHERING CORTEN STEEL Acier Corten **Material subject to a natural oxidation process. When exposed to moisture, it may release iron oxide residues.** Matériau soumis à un processus naturel d'oxydation. Lorsqu'il est exposé à l'humidité, il peut libérer des résidus d'oxyde de fer.
NATURAL ANODIZED ALUMINIUM Aluminium anodisé naturel
CHAMPAGNE ANODIZED ALUMINIUM Aluminium anodisé champagne
The shutter is always made of matte black, non-reflective plastic. Le volet est toujours réalisé en plastique noir mat non réfléchissant.

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED

Balisage mural montage apparent

SKILLY BRONZE BRAL Ø60


Skilly bronze BRAL Ø60



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.1040G.38	2400 K		Asy	90	90 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1040H.38	2700 K			90	97 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.1040W.38	3000 K			90	100 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

SKILLY STAINLESS STEEL Ø60


Skilly acier inoxydable Ø60



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1040G.19	2400 K		Asy	90	90 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1040H.19	2700 K			90	97 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1040W.19	3000 K			90	100 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

SKILLY WEATHERING CORTEN STEEL Ø60

Skilly acier Corten Ø60




CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1040G.36	2400 K		Asy	90	90 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1040H.36	2700 K			90	97 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1040W.36	3000 K			90	100 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: Material subject to a natural oxidation process. When exposed to moisture, it may release iron oxide residues.
N.B. Matériau soumis à un processus naturel d'oxydation. Lorsqu'il est exposé à l'humidité, il peut libérer des résidus d'oxyde de fer.

SKILLY NATURAL ANODIZED ALUMINIUM Ø60


Skilly aluminium anodisé naturel Ø60



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1040G.13	2400 K		Asy	90	90 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1040H.13	2700 K			90	97 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1040W.13	3000 K			90	100 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

SKILLY CHAMPAGNE ANODIZED ALUMINIUM Ø60

Skilly aluminium anodisé champagne Ø60



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1040G.33	2400 K		Asy	90	90 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1040H.33	2700 K			90	97 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1040W.33	3000 K			90	100 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Skill

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED Balisage mural



Ø 220 D.30



Ø 115 D.28



Ø 60 D.22



⍁ 270 D.38



⍁ 200 D.30



⍁ 105 D.28



L.270 H.115 D.32



L.60 H.115 D.28

BOLLARD Borne



L.320 H.220 D.80

"Monteleone 21" winery, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Verona , Italy - Studio Architetti Mar © Ph. Paolo Stroppa

Skill

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Steel screws with anticorrosive coating.** **Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Pre-wired Miniskill and Skill bollard.** **Double cable entry for Skill and Skill square 270.** Corp en aluminium moulé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Miniskill et Skill borne pré-câblée. Entrée de câble double pour Skill et Skill carré 270.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I ⏚ (Skill)**
	CLASS II ⧈ (Skill bollard)
	CLASS III ◈ (Microskill, Miniskill)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06 (Skill bollard)**
	IK 07 (Miniskill vertical)
	IK 08

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite

REGISTERED DESIGN Modèle déposé

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED

Balisage mural montage apparent

MICROSKILL ROUND Ø60


Microskill rond Ø60



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6265H	2700 K		90	97 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.6265W	3000 K		90	100 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.6265N	4000 K		90	103 lm	1.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

MINISKILL ROUND Ø115

Miniskill rond Ø115




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6270H	2700 K		90	222 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.6270W	3000 K		90	229 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.6270N	4000 K		90	237 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

ACCESSORIES FOR MINISKILL ROUND Accessoires pour Miniskill rond

S.6278 Recessing box + clamping pin for Miniskill round
Boîtier d'encastrement + fixation adaptés pour Miniskill rond

SKILL ROUND Ø220

Skill rond Ø220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6280H	2700 K		90	545 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6280W	3000 K		90	560 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6280N	4000 K		90	581 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR SKILL ROUND Accessoires pour Skill rond

S.6288 Recessing box + clamping pin for Skill round
Boîtier d'encastrement + fixation adaptés pour Skill rond

MINISKILL VERTICAL L60

Miniskill vertical L60




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6230H	2700 K		90	199 lm	4.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.6230W	3000 K		90	237 lm	4.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.6230N	4000 K		90	237 lm	4.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

ACCESSORIES FOR MINISKILL VERTICAL Accessoires pour Miniskill vertical

S.6239 Recessing box + clamping pin for Miniskill vertical
Boîtier d'encastrement + fixation adaptés pour Miniskill vertical

SKILL RECTANGULAR L270

Skill rectangulaire L270




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6240H	2700 K		90	601 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6240W	3000 K		90	618 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6240N	4000 K		90	641 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR SKILL RECTANGULAR Accessoires pour Skill rectangulaire

S.6247 Recessing box + clamping pin for Skill rectangular
Boîtier d'encastrement + fixation adaptés pour Skill rectangulaire

MINISKILL SQUARE ⧄ 105

Miniskill carré ⧄ 105




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6250H	2700 K		90	214 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.6250W	3000 K		90	220 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.6250N	4000 K		90	228 lm	3.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

ACCESSORIES FOR MINISKILL SQUARE Accessoires pour Miniskill carré

S.6256 Recessing box + clamping pin for Miniskill square
Boîtier d'encastrement + fixation adaptés pour Miniskill carré

SKILL SQUARE ⧄ 200

Skill carré ⧄ 200




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6260H	2700 K		90	521 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6260W	3000 K		90	536 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6260N	4000 K		90	556 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR SKILL SQUARE ⧄ 200 Accessoires pour Skill carré ⧄ 200

S.6268 Recessing box + clamping pin for Skill square ⧄ 200
Boîtier d'encastrement + fixation adaptés pour Skill carré ⧄ 200

SKILL SQUARE ⧄ 270

Skill carré ⧄ 270




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6255H	2700 K		90	1054 lm	15.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6255W	3000 K		90	1083 lm	15.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6255N	4000 K		90	1124 lm	15.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR SKILL SQUARE ⧄ 270 Accessoires pour Skill carré ⧄ 270

S.6257 Recessing box + clamping pin for Skill square ⧄ 270
Boîtier d'encastrement + fixation adaptés pour Skill carré ⧄ 270


BOLLARD
Borne

SKILL RECTANGULAR BOLLARD SINGLE EMISSION H220
Skill rectangulaire borne émission simple H220



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6350H	2700 K	**Single emission** Émission simple		80	450 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6350W	3000 K			80	463 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6350N	4000 K			80	477 lm	16.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SKILL RECTANGULAR BOLLARD DOUBLE EMISSION H220
Skill rectangulaire borne émission double H220



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6360H	2700 K	**Double emission** Émission double		80	872 lm	32 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6360W	3000 K			80	898 lm	32 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6360N	4000 K			80	924 lm	32 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR ALL SKILL RECTANGULAR BOLLARD VERSIONS
Accessoires pour toutes les versions de Skill rectangulaire borne

S.6359 Flange to be buried for Skill rectangular bollard
Bride à enterrer pour Skill rectangulaire borne

Private villa, Iseo Lake, Italy © Mario Perletti

Blinker

STEP LIGHT WALL RECESSED Balisage encastré mural



L.157 H.323



L.180 H.230



L.100 H.230



L.45 H.230

BOLLARD Borne



∅ 180 H.1150



∅ 120 H.800



∅ 120 H.350


The Blue Planet Building Foundation, Kastrup, Denmark - Arch. 3XN © Ph. Tom Jersø

Blinker

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Bollards in extruded aluminium. Steel screws with anticorrosive coating. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Single cable entry for step light versions. Pre-wired bollards. Corp en aluminium moulé. Bornes en aluminium extrudé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Verre de protection transparent trempé. Entrée de câble simple pour les versions balisage encastré mural. Bornes pré-câblées.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**	**.09 Black** Noir **.14 Aluminium Grey** Gris aluminium
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚ **CLASS II ⧈ (Megablinker bollard)**	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé

STEP LIGHT WALL RECESSED
Balisage encastré mural

MICROBLINKER WALL RECESSED L45
Microblinker encastré mural L45




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6060H	2700 K		80	46 lm	4.8 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6060W	3000 K		80	47 lm	4.8 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6060N	4000 K		80	48 lm	4.8 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MICROBLINKER Accessoires pour Microblinker

S.6063 Recessing box for Microblinker Boîtier d'encastrement pour Microblinker

MINIBLINKER WALL RECESSED L100
Miniblinker encastré mural L100




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6070H	2700 K		90	313 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6070W	3000 K		90	337 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6070N	4000 K		90	367 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MINIBLINKER Accessoires pour Miniblinker

S.6073 Recessing box for Miniblinker Boîtier d'encastrement pour Miniblinker

MEGABLINKER WALL RECESSED L157
Megablinker encastré mural L157




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6020H	2700 K		90	848 lm	31.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6020W	3000 K		90	900 lm	31.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6020N	4000 K		90	970 lm	31.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MEGABLINKER Accessoires pour Megablinker

S.6023 Recessing box for Megablinker Boîtier d'encastrement pour Megablinker

BLINKER WALL RECESSED L180
Blinker encastré mural L180




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6080H	2700 K		90	651 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6080W	3000 K		90	666 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6080N	4000 K		90	667 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR BLINKER Accessoires pour Blinker

S.6083 Recessing box for Blinker Boîtier d'encastrement pour Blinker


BOLLARD
Borne

MINIBLINKER ⧈ 120 BOLLARD H350
Miniblinker ⧈ 120 borne H350



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6050H	2700 K		90	313 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6050W	3000 K		90	337 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6050N	4000 K		90	367 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIBLINKER ⧈ 120 BOLLARD H800
Miniblinker ⧈ 120 borne H800




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6090H	2700 K		90	313 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6090W	3000 K		90	337 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6090N	4000 K		90	367 lm	14.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL MINIBLINKER BOLLARD VERSIONS
Accessoires pour toutes les versions de Miniblinker borne

S.6309 Flange to be buried for Miniblinker bollard H800 Bride à enterrer pour Miniblinker borne H800

MEGABLINKER ⧈ 180 BOLLARD H1150
Megablinker ⧈ 180 borne H1150



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6040H	2700 K		90	848 lm	31.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6040W	3000 K		90	900 lm	31.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6040N	4000 K		90	970 lm	31.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push



Accessories for Megablinker bollard H1150 Accessoires pour Megablinker borne H1150

S.5310 Flange to be buried for Megablinker bollard H1150 Bride à enterrer pour Megablinker borne H1150

Walker / Marker

STEP LIGHT WALL RECESSED Balisage encastré mural



L.310 D.86 H.65



L.310 D.86 H.65

ACI marina - Grand Park Hotel, Rovinj, Croatia - Arch. 3HLD Studio © Sasa Halambek - Luks d.o.o.



Walker / Marker

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales	
Die-cast aluminium housing. **Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Double entry for power cables.** Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Entrée double pour câbles d'alimentation.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**


COLOUR CODES Codes couleur

- **.09 Black** Noir
- **.14 Aluminium Grey** Gris aluminium

STEP LIGHT WALL RECESSED

Balisage encastré mural

WALKER L310



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6320H	2700 K		90	421 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6320W	3000 K		90	433 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6320N	4000 K		90	449 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push


ACCESSORIES FOR WALKER Accessoires pour Walker

S.6329 Recessing box for Walker Boîtier d'encastrement pour Walker

STEP LIGHT WALL RECESSED (stair riser)

Balisage encastré mural (contremarche d'escalier)

MARKER L310



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6325H	2700 K		80	107 lm	7.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6325W	3000 K		80	113 lm	7.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6325N	4000 K		80	117 lm	7.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MARKER Accessoires pour Marker

S.6329 Recessing box for Marker Boîtier d'encastrement pour Marker


Step

STEP LIGHT WALL RECESSED Balisage encastré mural



L.54 H.208 D.85

BOLLARD Borne



L.60 H.450 D.80

SIMES



Private villa, Torri del Benaco, Verona, Italy - Arch. Albino Finotti © Ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

Step

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique

Die-cast aluminium housing.
Transparent protective toughened glass.
Steel screws with anticorrosive coating.
Pre-wired Step bollard.
Single cable entry for Step wall recessed.

Corp en aluminium moulé.
Verre de protection transparent trempé.
Vis en acier à revêtement anticorrosion.
Step borne pré-câblée.
Entrée de câble simple pour Step encastré mural.

GENERAL INFORMATION Informations générales

IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**


COLOUR CODES Codes couleur

.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium

STEP LIGHT WALL RECESSED (for stairs)

Balisage encastré mural (pour escaliers)

STEP H208



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4655H	2700 K		15°	80	20 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4655W	3000 K			80	21 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4655N	4000 K			80	22 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF


ACCESSORIES FOR STEP Accessoires pour Step


S.4653 Recessing box for Step Boîtier d'encastrement pour Step
S.4660 Mask for plasterboard for Step Masque pour plaque de plâtre pour Step

BOLLARD

Borne

STEP BOLLARD H450
Step borne H450





CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4665H	2700 K		15°	80	20 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4665W	3000 K			80	21 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4665N	4000 K			80	22 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR STEP BOLLARD Accessoires pour Step borne

S.4663 Flange to be buried for Step bollard Bride à enterrer pour Step borne

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED Balisage mural

H.90



L.90 D.25



H.90

L.155 D.25



H.90

L.220 D.25

Private villa, Sulzano, Italy © Ph. Simes S.p.A.



"W Costa Navarino" boutique hotel, Pylos, Greece

5cento

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Front cover with magnetic attachment. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Couvercle frontal avec fixation magnétique. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED
Balisage mural


5CENTO SQUARE ⍁ 90
5cento carré ⍁ 90



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2200H	2700 K		90	81 lm	2.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2200W	3000 K		90	85 lm	2.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2200N	4000 K		90	91 lm	2.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Can be installed on 2-module recessed electrical junction boxes for masonry or plasterboard walls, in Italian (type 502), French, British and German versions.
Peut être installé sur des boîtes électriques encastrées à 2 modules pour murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre, aux formats Italien (type 502), Français, Britannique et Allemand.


5CENTO RECTANGULAR L155
5cento rectangulaire L155



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2210H	2700 K		90	127 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2210W	3000 K		90	133 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2210N	4000 K		90	142 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Can be installed on 2-, 3- or 4-module recessed electrical junction boxes for masonry or plasterboard walls, in Italian (type 502/503/504), French, British and German versions. Type 503/504 electrical junction boxes can accommodate the S.2407 power supply accessory.
Peut être installé sur des boîtes électriques encastrées à 2, 3 ou 4 modules pour murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre, aux formats Italien (types 502/503/504), Français, Britannique et Allemand. Les boîtes électriques de types 503/504 peuvent accueillir l'accessoire d'alimentation S.2407.

5CENTO LONG RECTANGULAR L220
5cento long rectangulaire L220



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2220H	2700 K		90	218 lm	5.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2220W	3000 K		90	228 lm	5.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2220N	4000 K		90	243 lm	5.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


Can be installed on 2-, 3-, 4-, 6- or 7- module recessed electrical junction boxes for masonry or plasterboard walls, in Italian (type 502/503/504/506), French, British and German versions. Type 503, 504 and 506 electrical junction boxes can accommodate the S.2407 power supply accessory.
Peut être installé sur des boîtes électriques encastrées à 2, 3, 4, 6 ou 7 modules pour murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre, aux formats Italien (types 502/503/504), Français, Britannique et Allemand. Les boîtes électriques de types 503, 504 et 506 peuvent accueillir l'accessoire d'alimentation S.2407.



502



503



504/506

Brique / Diapason

STEP LIGHT WALL RECESSED Balisage encastré mural



∅106 D.95



Ø 106 D.95



L.230 H.102 D.95



∅106 D.95



Ø 106 D.95



L.230 H.102 D.95



∅106 D.95



Ø 106 D.95



Brique / Diapason

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Single cable entry for Minidiapason and Minibrique. Double cable entry for Brique. Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Entrée de câble simple pour Minidiapason et Minibrique. Entrée de câble double pour Brique.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP54 (Minidiapason, Minibrique)**
	IP65 (Brique)
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07 (Minidiapason, Minibrique)**
	IK 06 (Brique)


COLOUR CODES Codes couleur


.09 Black Noir

.14 Aluminium Grey Gris aluminium

STEP LIGHT WALL RECESSED ROUND
Balisage encastré mural rond

MINIBRIQUE ROUND WITH RING Ø106
Minibrique ronde avec anneau Ø106




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4533H	2700 K		80	47 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4533W	3000 K		80	48 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4533N	4000 K		80	49 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINIBRIQUE ROUND WITH RING Accessoires pour Minibrique rond avec anneau

S.4612 Recessing box for Minibrique round with ring Boîtier d'encastrement pour Minibrique rond avec anneau

MINIBRIQUE ROUND WITH GRILLE Ø106
Minibrique rond avec grille Ø106




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4560H	2700 K		80	7 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4560W	3000 K		80	7 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4560N	4000 K		80	7 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINIBRIQUE ROUND WITH GRILLE Accessoires pour Minibrique rond avec grille

S.4612 Recessing box for Minibrique round with grille Boîtier d'encastrement pour Minibrique rond avec grille

MINIDIAPASON ROUND Ø106
Minidiapason rond Ø106




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4563H	2700 K		80	56 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4563W	3000 K		80	58 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4563N	4000 K		80	60 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINIDIAPASON ROUND Accessoires pour Minidiapason rond

S.4612 Recessing box for Minidiapason round Boîtier d'encastrement pour Minidiapason rond

STEP LIGHT WALL RECESSED SQUARE
Balisage encastré mural carré

MINIBRIQUE SQUARE WITH RING ⍁ 106
Minibrique carré avec anneau ⍁ 106




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4543H	2700 K		80	110 lm	3.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4543W	3000 K		80	123 lm	3.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4543N	4000 K		80	125 lm	3.3 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINIBRIQUE SQUARE WITH RING Accessoires pour Minibrique carré avec anneau

S.4613 Recessing box for Minibrique square with ring Boîtier d'encastrement pour Minibrique carré avec anneau

MINIBRIQUE SQUARE WITH GRILLE ⍁ 106
Minibrique carré avec grille ⍁ 106




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4561H	2700 K		80	21 lm	3.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4561W	3000 K		80	22 lm	3.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4561N	4000 K		80	23 lm	3.3 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINIBRIQUE SQUARE WITH GRILLE Accessoires pour Minibrique carré avec grille

S.4613 Recessing box for Minibrique square with grille Boîtier d'encastrement pour Minibrique carré avec grille

MINIDIAPASON SQUARE ⍁ 106
Minidiapason carré ⍁ 106




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4573H	2700 K		80	56 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4573W	3000 K		80	58 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4573N	4000 K		80	60 lm	2.4 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINIDIAPASON SQUARE Accessoires pour Minidiapason carré

S.4613 Recessing box for Minidiapason square Boîtier d'encastrement pour Minidiapason carré

STEP LIGHT WALL RECESSED RECTANGULAR
Balisage encastré mural rectangulaire

BRIQUE RECTANGULAR WITH RING L230
Brique rectangulaire avec anneau L230




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4511H	2700 K		80	348 lm	10 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4511W	3000 K		80	359 lm	10 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4511N	4000 K		80	370 lm	10 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR BRIQUE RECTANGULAR WITH RING Accessoires pour Brique rectangulaire avec anneau

S.4503 Recessing box for Brique rectangular with ring Boîtier d'encastrement pour Brique rectangulaire avec anneau

BRIQUE RECTANGULAR WITH GRILLE L230
Brique rectangulaire avec grille L230



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4502H	2700 K		80	68 lm	10 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4502W	3000 K		80	70 lm	10 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4502N	4000 K		80	72 lm	10 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR BRIQUE RECTANGULAR WITH GRILLE Accessoires pour Brique rectangulaire avec grille

S.4503 Recessing box for Brique rectangular with grille Boîtier d'encastrement pour Brique rectangulaire avec grille

Petit

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED Balisage mural



L.35 H.78 D.48

WALL MOUNTED Montage mural



L.71 H.145 D.102





Petit

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I (Petit applique)**
	CLASS III (Minipetit step light)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED
Balisage mural


MINIPETIT STEP LIGHT
Minipetit balisage



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1801H	2700 K		80	64 lm	4.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1801W	3000 K		80	76 lm	4.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1801N	4000 K		80	79 lm	4.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

WALL MOUNTED
Montage mural

PETIT APPLIQUE



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1810H	2700 K		90	528 lm	11.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1810W	3000 K		90	568 lm	11.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1810N	4000 K		90	618 lm	11.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Brick of light Design P. Rizzatto

RECHARGEABLE FREESTANDING LUMINAIRE Luminaire à poser rechargeable



L.250 H.120 D.55

WALL RECESSED Encastré mural



L.250 H.55 D.120

Private villa, Nigoline, Brescia, Italy © Ph. Paolo Stroppa



Punto Vespa, Corte Franca, Brescia, Italy © Ph. Simes S.p.A.

Brick of light

Design P. Rizzatto

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminum housing. Diffuser in acid-etched pressed glass. Pre-wired wall recessed version. Rechargeable battery and side power button for stand alone version with 3 dimmable steps. Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre pressé dépoli à l'acide. Version encastré mural pré-câblée. Batterie rechargeable et bouton d'alimentation latéral pour la version autoportant avec 3 niveaux de variation.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

WALL RECESSED
Encastré mural


BRICK OF LIGHT WALL RECESSED L250
Brick of light encastré mural L250



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.9000H	2700 K		90	184 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.9000W	3000 K		90	202 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
B.9000N	4000 K		90	211 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

RECHARGEABLE FREESTANDING LUMINAIRE
Luminaire à poser rechargeable


BRICK OF LIGHT STAND ALONE L250
Brick of light autoportant L250



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
B.9005H	2700 K		90	114 lm	1.7 W	5 Vdc BATTERY	PUSH
B.9005W	3000 K		90	120 lm	1.7 W	5 Vdc BATTERY	PUSH
B.9005N	4000 K		90	129 lm	1.7 W	5 Vdc BATTERY	PUSH

GLASS ONLY (NO LIGHTING)
Verre uniquement (sans éclairage)

DECORATIVE BRICK GLASS L250
Brick décorative en verre L250



CODE
B.9009

Wood Design M. Thun

WALL MOUNTED Montage mural



L.90 H.220 D.33



L.220 H.33 D.80

BOLLARD Borne



L.220 H.580 D.33



L.220 H.220 D.33



L.220 H.580 D.66



L.220 H.220 D.66

STEP LIGHT SURFACE MOUNTED Balisage mural



L.200 H.200 D.33



L.270 H.115 D.35



L.60 H.115 D.31

Private villa, Croatia © Ph. Luks d.o.o.



Private villa, Monza, Italy - Arch. Michele Perlini

Wood

Design M. Thun

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. TEAK wood finish. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired Miniskill, Look and Cool. Supplied with double cable entry for Skill. Corp en aluminium moulé. Finition bois de TECK. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Miniskill, Look et Cool pré-câblé. Fourni avec une entrée de câble double pour Skill.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP 54 (Cool)**
	IP 65 (Look, Skill)
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I (Skill)**
	CLASS II (Look, Cool)
	CLASS III (Miniskill)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06 (Look, Cool)**
	IK 08 (Skill)


COLOUR CODES Codes couleur
.01 White (with TEAK wood finish) Blanc (avec finition en bois de TECK)
.20 Burnished bronze (with TEAK wood finish) Bronze bruni (avec finition en bois de TECK)
Natural ageing material. Matériau au vieillissement naturel.
PATENTED Breveté

LOOK WOOD WALL MOUNTED

Look Wood montage mural

MINILOOK APPLIQUE WOOD SINGLE EMISSION L220


Minilook applique wood émission simple L220



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9201H	2700 K		90	798 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9201W	3000 K		90	820 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9201N	4000 K		90	851 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINILOOK APPLIQUE WOOD DOUBLE EMISSION L220

Minilook applique wood émission double L220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9202H	2700 K		90	842 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9202W	3000 K		90	866 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9202N	4000 K		90	898 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

LOOK WOOD BOLLARD

Look Wood borne

MINILOOK BOLLARD WOOD H220


Minilook borne wood H220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9206H	2700 K		90	798 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9206W	3000 K		90	820 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9206N	4000 K		90	851 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINILOOK BOLLARD WOOD H580

Minilook borne wood H580



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9211H	2700 K		90	798 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9211W	3000 K		90	820 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9211N	4000 K		90	851 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL MINILOOK BOLLARD WOOD VERSIONS


Accessoires pour toutes les versions de Minilook borne wood

S.7249 Flange to be buried for Minilook bollard wood Bride à enterrer pour Minilook borne wood



COOL WOOD WALL MOUNTED
Cool Wood montage mural


MINILOOK APPLIQUE WOOD H220
Minilook applique wood H220



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9231H	2700 K		90	890 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9231W	3000 K		90	915 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9231N	4000 K		90	949 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push


COOL WOOD BOLLARD
Cool Wood borne

MINICOOL BOLLARD WOOD H220
Minicool borne wood H220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9236H	2700 K		90	890 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9236W	3000 K		90	915 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9236N	4000 K		90	949 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINICOOL BOLLARD WOOD H580
Minicool borne wood H580



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9241H	2700 K		90	890 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9241W	3000 K		90	915 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9241N	4000 K		90	949 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL MINICOOL BOLLARD WOOD VERSIONS
Accessoires pour toutes les versions de borne Minicool borne wood

S.7249 Flange to be buried for Minicool bollard wood Bride à enterrer wpour borne Minicool borne wood




SKILL WOOD STEP LIGHT SURFACE MOUNTED

Skill Wood balisage mural

SIMES

MINISKILL STEP LIGHT VERTICAL WOOD L60


Miniskill balisage vertical wood L60



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9230H	2700 K		90	199 lm	4.8 W	24Vdc remote (p.554)	PWM
L.9230W	3000 K		90	237 lm	4.8 W	24Vdc remote (p.554)	PWM
L.9230N	4000 K		90	237 lm	4.8 W	24Vdc remote (p.554)	PWM

SKILL STEP LIGHT SQUARE WOOD ⍁ 200


Skill balisage carré wood ⍁ 200



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9260H	2700 K		90	521 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9260W	3000 K		90	536 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9260N	4000 K		90	556 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SKILL STEP LIGHT RECTANGULAR WOOD L270

Skill balisage rectangulaire wood L270



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
L.9240H	2700 K		90	601 lm	6.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9240W	3000 K		90	618 lm	6.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
L.9240N	4000 K		90	641 lm	6.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Look

WALL MOUNTED Montage mural



L.220 H.33 D.80



L.290 H.43 D.105

BOLLARD Borne



L.125 H.220 / H.450 D.66



L.220 H.220 / H.580 D.66



L.290 H.290 / H.580 / H.870 D.85

"I vivai al Parugiano" Hotel, Montemurlo, Italy - Project: B-arch / Paesaggisti per caso © Ph. Paolo Stroppa

Filmar Headquarters, Zocco di Erbusco, Italy - Arch. Giuliano Venturelli © Ph. Mario Bertani

Look


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Bollards in extruded aluminium. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired Minilook applique 220 and Bollards. Single cable entry for Look applique 290. Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Minilook applique 220 pré-câblée et bornes. Entrée de câble simple pour Look applique 290.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I (Look applique 290)**
	CLASS II
	CLASS III (Microlook)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 05 (Look applique 290)**
	IK 06 (Minilook 220, Look bollard 290)

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.20 Burnished Bronze Bronze bruni
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


BOLLARD L125
Borne L125

MICROLOOK BOLLARD H220
Microlook borne H220




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7216H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	367 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.7216W	3000 K			90	377 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.7216N	4000 K			90	391 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

MICROLOOK BOLLARD H450
Microlook borne H450



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7217H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	367 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.7217W	3000 K			90	377 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.7217N	4000 K			90	391 lm	3.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM




ACCESSORIES FOR ALL MICROLOOK BOLLARD VERSIONS
Accessoires pour toutes les versions de Microlook borne

S.7219 Flange to be buried for Microlook bollard Bride à enterrer pour Microlook borne

WALL MOUNTED L220
Montage mural L220


MINILOOK APPLIQUE L220



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7201H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	798 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7201W	3000 K			90	820 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7201N	4000 K			90	851 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7202H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	842 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7202W	3000 K			90	866 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7202N	4000 K			90	898 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push


BOLLARD L220
Borne L220

MINILOOK BOLLARD H220
Minilook borne H220




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7206H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	798 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7206W	3000 K			90	820 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7206N	4000 K			90	851 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7215H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1595 lm	15.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7215W	3000 K			90	1640 lm	15.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7215N	4000 K			90	1701 lm	15.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINILOOK BOLLARD H580
Minilook borne H580



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7211H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	798 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7211W	3000 K			90	820 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7211N	4000 K			90	851 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7220H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1595 lm	15.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7220W	3000 K			90	1640 lm	15.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7220N	4000 K			90	1701 lm	15.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL MINILOOK BOLLARD VERSIONS
Accessoires pour toutes les versions de Minilook borne

S.7249 Flange to be buried for Minilook bollard Bride à enterrer pour borne Minilook



WALL MOUNTED L290
Montage mural L290


LOOK APPLIQUE L290



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7250H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	1081 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7250W	3000 K			90	1111 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7250N	4000 K			90	1153 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7252H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1091 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7252W	3000 K			90	1122 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7252N	4000 K			90	1164 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push


BOLLARD L290
Borne L290

LOOK BOLLARD H290
Look borne H290




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7260H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	1081 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7260W	3000 K			90	1111 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7260N	4000 K			90	1153 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7265H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	2162 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7265W	3000 K			90	2222 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7265N	4000 K			90	2306 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

LOOK BOLLARD H580
Look borne H580




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7261H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	1081 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7261W	3000 K			90	1111 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7261N	4000 K			90	1153 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7266H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	2162 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7266W	3000 K			90	2222 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7266N	4000 K			90	2306 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

LOOK BOLLARD H870
Look borne H870



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7262H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	1081 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7262W	3000 K			90	1111 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7262N	4000 K			90	1153 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7267H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	2162 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7267W	3000 K			90	2222 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7267N	4000 K			90	2306 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL LOOK BOLLARD VERSIONS
Accessoires pour toutes les versions de Look borne

S.7269 Flange to be buried for Look bollard Bride à enterrer pour Look borne

Plan

WALL MOUNTED Montage mural



L.290 H.51 D.105



L.220 H.39 D.80



Plan


DESCRIZIONE TECNICA Description technique
Die-cast aluminium housing. **Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired Miniplan.** **Single cable entry for Plan.** Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Miniplan pré-câblé. Entrée de câble simple pour Plan.

INFORMAZIONI GENERALI Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I ⏚ (Plan)**
	CLASS II ⧈ (Miniplan)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

CODICI COLORE Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WALL MOUNTED
Montage mural

MINIPLAN SINGLE EMISSION L220
Miniplan émission simple L220




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3883H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	777 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3883W	3000 K			90	799 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3883N	4000 K			90	829 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIPLAN DOUBLE EMISSION L220
Miniplan émission double L220




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3884H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	922 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3884W	3000 K			90	948 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3884N	4000 K			90	983 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

PLAN SINGLE EMISSION L290
Plan émission simple L290



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3893H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	1150 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3893W	3000 K			90	1182 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3893N	4000 K			90	1226 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

PLAN DOUBLE EMISSION L290
Plan émission double L290



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3894H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1316 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3894W	3000 K			90	1353 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3894N	4000 K			90	1404 lm	11.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Cool

WALL MOUNTED Montage mural




L.105 H.290 D.43



L.90 H.220 D.33

BOLLARD Borne



L.290 H.580 D.43

L.290 H.290 D.43



L.220 H.580 D.33



L.220 H.220 D.33

Cool


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing **Bollards in extruded aluminium.** **Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired Minicool applique and Minicool bollard.** **Single cable entry for Cool applique and Cool bollard.** Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Minicool applique pré-câblée et Minicool borne. Entrée de câble simple pour Cool applique et Cool borne.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP54**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II ⧈ (Minicool)**
	CLASS I ⏚ (Cool)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

WALL MOUNTED L220
Montage mural L220


MINICOOL APPLIQUE H220



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7231H	2700K		90	890 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7231W	3000K		90	915 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7231N	4000K		90	949 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push


BOLLARD L220
Borne L220

MINICOOL BOLLARD H220
Minicool borne H220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7236H	2700K		90	890 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7236W	3000K		90	915 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7236N	4000K		90	949 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push

MINICOOL BOLLARD H580
Minicool borne H580



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7241H	2700K		90	890 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7241W	3000K		90	915 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7241N	4000K		90	949 lm	8.9 W	220-240Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL MINICOOL BOLLARD VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Minicool borne

S.7249 Flange to be buried for Minicool bollard Bride à enterrer pour Minicool borne

WALL MOUNTED AND BOLLARD L290
Montage mural et borne L290


COOL APPLIQUE H290



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7270H	2700K		90	1220 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7270W	3000K		90	1254 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7270N	4000K		90	1301 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push


WALL MOUNTED AND BOLLARD L290
Montage mural et borne L290

COOL BOLLARD H290
Cool borne H290




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7245H	2700K		90	1220 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7245W	3000K		90	1254 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7245N	4000K		90	1301 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push

COOL BOLLARD H580
Cool borne H580



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7246H	2700K		90	1220 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7246W	3000K		90	1254 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.7246N	4000K		90	1301 lm	11.5 W	220-240Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL COOL BOLLARD VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Cool borne


S.7269 Flange to be buried for Cool bollard Bride à enterrer pour Cool borne

Private villa, Forte dei Marmi, Italy - Arch. Carlo Ceresoli © Ph. Mauro Pini

Cool Square

Cool Carré

WALL MOUNTED Montage mural



∅220 D.85

∅150 D.65

L.95 H.105 D.45

BOLLARD Borne



L.220 H.1160 D.85



L.220 H.580 D.85



L.220 H.580 D.85



L.150 H.450 D.65



L.95 H.290 D.45

"Peli Porte Sezionali" Headquarters, Castel Mella, Brescia, Italy - Arch. Giuliano Venturelli © Ph.Paolo Stroppa

"Vie di Romans" winery, Mariano del Friuli, Gorizia, Italy - Arch. Francesco Michelis and Giulia Sacilotto © Ph. Paolo Stroppa

Cool Square

Cool Carré


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Bollards in extruded aluminium. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired Microcool Square applique and bollards. Single cable entry for Minicool and Cool Square applique. Corp en aluminium moulé. Bornes en aluminium extrudé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Microcool Carré applique et borne pré-câblées. Entrée de câble simple pour Minicool et Cool Carré applique.	**IP RATING** Indice de protection	**IP54**	**.01 White** Blanc **.09 Black** Noir **.14 Aluminium Grey** Gris aluminium
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé

WALL MOUNTED AND BOLLARD L95

Montage mural et borne L95

MICROCOOL SQUARE APPLIQUE L95


Microcool Carré applique L95



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7282H	2700 K		90	260 lm	5.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7282W	3000 K		90	267 lm	5.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7282N	4000 K		90	277 lm	5.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

MICROCOOL SQUARE PALETTO H290

Microcool Carré borne H290



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7287H	2700 K		90	260 lm	5.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7287W	3000 K		90	267 lm	5.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7287N	4000 K		90	277 lm	5.7 W	220-240 Vac	ON-OFF



ACCESSORIES FOR MICROCOOL SQUARE BOLLARD Accessoires pour Microcool Carré borne


S.7284 Flange to be buried for Microcool Square bollard Bride à enterrer pour Microcool Carré borne

WALL MOUNTED AND BOLLARD L150

Montage mural et borne L150

MINICOOL SQUARE APPLIQUE ⍁ 150


Minicool Carré applique ⍁ 150




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7281H	2700 K		90	574 lm	8.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7281W	3000 K		90	590 lm	8.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7281N	4000 K		90	612 lm	8.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINICOOL SQUARE BOLLARD H450

Minicool Carré borne H450



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7286H	2700 K		90	574 lm	8.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7286W	3000 K		90	590 lm	8.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7286N	4000 K		90	612 lm	8.5 W	220-240 Vac	ON-OFF



ACCESSORIES FOR MINICOOL SQUARE BOLLARD Accessoires pour Minicool Carré borne


S.7288 Flange to be buried for Minicool Square bollard Bride à enterrer pour Minicool Carré borne

WALL MOUNTED AND BOLLARD L220

Montage mural et borne L220

COOL SQUARE APPLIQUE ⍁ 220


Cool Carré applique ⍁ 220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7280H	2700 K		90	1625 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7280W	3000 K		90	1670 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7280N	4000 K		90	1733 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

COOL SQUARE BOLLARD H580

Cool Carré borne H580



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7285H	2700 K		90	1625 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7285W	3000 K		90	1670 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7285N	4000 K		90	1733 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR COOL SQUARE BOLLARD Accessoires pour Cool Carré borne

S.7289 Flange to be buried for Cool Square bollard Bride à enterrer pour Cool Carré borne




MAINA Headquarters, Fossano, Cuneo, Italy - Arch. Gianni Arnaudo © Ph. Mario Bertani

BOLLARD LONG L220
Borne Long L220


SIMES

COOL LONG BOLLARD H580
Cool Long borne H580




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7290H	2700 K		90	1744 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7290W	3000 K		90	1793 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7290N	4000 K		90	1860 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

COOL LONG BOLLARD H1160
Cool Long borne H1160



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7295H	2700 K		90	1744 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7295W	3000 K		90	1793 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7295N	4000 K		90	1860 lm	15.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL COOL LONG VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Cool Long


S.7289 Flange to be buried for Cool Long Bride à enterrer pour Cool Long

Kube

BOLLARD Borne



∅240 H.1350 ∅240 H.580 ∅240 H.240



∅120 H.900 ∅120 H.450 ∅120 H.120


Private villa, Els Gorgs, Spain - Landscape project: Paula Mendonça - Ph. Miquel Tres

Kube

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Bollards in extruded aluminium. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Single cable entry for Microkube and Microkube Long. Double cable entry for Kube and Kube Long. Corp en aluminium moulé. Bornes en aluminium extrudé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Entrée de câble simple pour Microkube et Microkube Long. Entrée de câble double pour Kube et Kube Long.	**IP RATING** Indice de protection	**IP54**	**.01 White** Blanc **.09 Black** Noir **.14 Aluminium Grey** Gris aluminium
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé

BOLLARD L120
Borne L120

MICROKUBE ⍁ 120




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6300H	2700 K		90	291 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6300W	3000 K		90	299 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6300N	4000 K		90	310 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF



ACCESSORIES FOR MICROKUBE 120 Accessoires pour Microkube 120


S.1014 Spike for Microkube 120 Piquet pour Microkube 120

MICROKUBE BOLLARD H450
Microkube borne H450



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6306H	2700 K		90	430 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6306W	3000 K		90	442 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6306N	4000 K		90	459 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF

MICROKUBE LONG BOLLARD H900
Microkube long borne H900



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6307H	2700 K		90	430 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6307W	3000 K		90	442 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6307N	4000 K		90	459 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF





ACCESSORIES FOR ALL MICROKUBE VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Microkube

S.6309 Flange to be buried for Microkube Bride à enterrer pour Microkube

BOLLARD L240
Borne L240

KUBE ⍁ 240






CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6340H	2700 K		90	1694 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6340W	3000 K		90	1741 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6340N	4000 K		90	1806 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR KUBE 240 Accessoires pour Kube 240


S.3554 Spike for Kube 240 Piquet pour Kube 240

KUBE BOLLARD H580
Kube borne H580




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6346H	2700 K		90	2191 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6346W	3000 K		90	2252 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6346N	4000 K		90	2336 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

KUBE LONG BOLLARD H1350
Kube long borne H1350



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6347H	2700 K		90	2191 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6347W	3000 K		90	2252 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6347N	4000 K		90	2336 lm	36.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL KUBE VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Kube

S.5350 Flange to be buried for Kube Bride à enterrer pour Kube

Trim

WALL MOUNTED Montage mural



L.300 H.24 D.210



L.300 H.140 D.89




⍁170 D.89



⍁240 D.89

BOLLARD Borne



L.300 H.580 D.140



L.170 H.240 D.170



L.240 H.580 D.240

Private villa, Palazzolo sull'Oglio, Italy - Arch. Giuliano Venturelli © Ph. Mario Bertani


Lybover Headquarters, Beveren-Leie, Belgium - Bureau Goddeeris Architecten © Axioma lighting

Trim

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** IP rating	**IP54**	**.01 White** Blanc **.14 Aluminium Grey** Gris aluminium
	INSULATION CLASS Insulation class	**CLASS III** ◈	
	MECHANICAL RESISTANCE Mechanical resistance	**IK 06**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé
		IK 09 (Trim horizontal and square)	


WALL MOUNTED
Montage mural

TRIM HORIZONTAL APPLIQUE L300
Trim horizontal applique L300




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3175H	2700 K		90	1444 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3175W	3000 K		90	1545 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3175N	4000 K		90	1612 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

TRIM RECTANGULAR APPLIQUE L300
Trim rectangulaire applique L300




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3176H	2700 K		90	1444 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3176W	3000 K		90	1545 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3176N	4000 K		90	1612 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

TRIM SQUARE APPLIQUE ⍁ 170
Trim carré applique ⍁ 170



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3152H	2700 K		90	722 lm	9 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3152W	3000 K		90	773 lm	9 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3152N	4000 K		90	806 lm	9 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


TRIM SQUARE APPLIQUE ⍁ 240
Trim carré applique ⍁ 240



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3157H	2700 K		90	1444 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3157W	3000 K		90	1545 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3157N	4000 K		90	1612 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


BOLLARD
Borne

TRIM SQUARE BOLLARD H240
Trim carré borne H240




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3153H	2700 K		90	722 lm	9 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3153W	3000 K		90	773 lm	9 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3153N	4000 K		90	806 lm	9 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

TRIM SQUARE BOLLARD H580
Trim carré borne H580



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3158H	2700 K		90	1444 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3158W	3000 K		90	1545 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3158N	4000 K		90	1612 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

TRIM RECTANGULAR BOLLARD H580
Trim rectangulaire borne H580



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3177H	2700 K		90	1444 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3177W	3000 K		90	1545 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3177N	4000 K		90	1612 lm	18 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM





ACCESSORIES FOR ALL TRIM BOLLARD VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Trim borne

S.3159 Flange to be buried for Trim bollard Bride à enterrer pour Trim borne



Lift

WALL EFFECT Effet mural


1 WINDOW 1 fenêtre

2 WINDOWS 2 fenêtres


4 WINDOWS 4 fenêtres




☐ 120 D.140 (Minilift)
☐ 180 D.205 (Lift)

Sauna den Ilp, Netherlands © Iemke Ruige M.A

Lift


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Reflector in polymers covered with aluminium. Steel screws with anticorrosive coating. Transparent protective toughened glass. Prepared for through-wiring with cable gland. Corp en aluminium moulé. Réflecteur en polymère revêtu d'aluminium. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Verre de protection transparent trempé. Préparé pour un câblage traversant avec cosse de câble.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I (Lift)**
	CLASS II (Minilift)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Colour codes
.09 Black Noir
.14 Aluminium Grey Gris aluminium

WALL EFFECT ⧄ 120
Effet mural ⧄ 120


MINILIFT ⧄ 120



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5067H	2700 K	**1 spot beam** 1 faisceau spot		80	23 lm	4.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5067W	3000 K			80	27 lm	4.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5067N	4000 K			80	28 lm	4.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5077H	2700 K	**1 wide beam** 1 faisceau large		80	43 lm	4.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5077W	3000 K			80	51 lm	4.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5077N	4000 K			80	53 lm	4.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5047H	2700 K	**2 spot beams** 2 faisceaux spot		80	45 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5047W	3000 K			80	53 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5047N	4000 K			80	55 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5027H	2700 K	**2 wide beams** 2 faisceaux larges		80	86 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5027W	3000 K			80	101 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5027N	4000 K			80	105 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5037H	2700 K	**1 wide beam +** **1 spot beam** 1 faisceau large + 1 faisceau spot		80	65 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5037W	3000 K			80	77 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5037N	4000 K			80	80 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5087H	2700 K	**4 spot beams** 4 faisceaux spot		80	90 lm	9.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5087W	3000 K			80	106 lm	9.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5087N	4000 K			80	110 lm	9.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5097H	2700 K	**4 wide beams** 4 faisceaux larges		80	171 lm	9.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5097W	3000 K			80	202 lm	9.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5097N	4000 K			80	210 lm	9.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

WALL EFFECT ⧄ 180
Effet mural ⧄ 180

LIFT ⧄ 180



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5075H	2700 K	**1 spot beam** 1 faisceau spot		90	116 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5075W	3000 K			90	125 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5075N	4000 K			90	136 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5070H	2700 K	**1 wide beam** 1 faisceau large		90	215 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5070W	3000 K			90	231 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5070N	4000 K			90	252 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5040H	2700 K	**2 spot beams** 2 faisceaux spot		90	232 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5040W	3000 K			90	250 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5040N	4000 K			90	272 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5026H	2700 K	**2 wide beams** 2 faisceaux larges		90	430 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5026W	3000 K			90	463 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5026N	4000 K			90	505 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5033H	2700 K	**1 wide beam +** **1 spot beam** 1 faisceau large + 1 faisceau spot		90	331 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5033W	3000 K			90	356 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5033N	4000 K			90	388 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5080H	2700 K	**4 spot beams** 4 faisceaux spot		90	464 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5080W	3000 K			90	499 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5080N	4000 K			90	544 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5090H	2700 K	**4 wide beams** 4 faisceaux larges		90	860 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5090W	3000 K			90	925 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5090N	4000 K			90	1008 lm	15.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

Loft

CEILING SURFACE MOUNTED Montage en surface au plafond



∅155 H.171



∅110 H.124



∅60 H.76

WALL MOUNTED Montage mural



∅155 D.167



∅110 D.120



∅68 D.68



Ø155 H.155 D.187



Ø110 H.110 D.139



Ø60 H.75 D.75

SPOTLIGHT Projecteur



∅155 H.310



∅110 H.220



∅60 H.125

Galleria Arte Moderna, Pordenone, Italy © Ph. Elio and Stefano Ciol



Simes Headquarters, Corte Franca, Italy © Ph. Simes S.p.A.

Loft

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired for Microloft. Single cable entry for Miniloft and Loft. Boîtier en aluminium moulé. Verre renforcé de protection transparent. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Pré-câblé pour Microloft. Entrée de câble simple pour Miniloft et Loft.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
	CLASS II ⧈ **(Microloft)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

CEILING SURFACE MOUNTED

Montage en surface au plafond


MICROLOFT SQUARE CEILING 1 LED ⧄ 60
Microloft carré plafond 1 LED ⧄ 60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6615H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille	31°	90	176 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6615W	3000 K			90	186 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6615N	4000 K			90	200 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.6615 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6615 peut être fourni avec des faisceaux de 12°, 63° et 10°x44°.


MINILOFT SQUARE CEILING 4 LED ⧄ 110
Miniloft carré plafond 4 LED ⧄ 110



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6646H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles	33°	90	496 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6646W	3000 K			90	523 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6646N	4000 K			90	561 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.6646 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6646 peut être fourni avec des faisceaux de 12°, 63° et 10°x44°.

LOFT SQUARE CEILING 9 LED ⧄ 155
Loft carré plafond 9 LED ⧄ 155




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6675H	2700 K	**Wide beam with 9 lenses** Faisceau large avec 9 lentilles	34°	90	1526 lm	20.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6675W	3000 K			90	1609 lm	20.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6675N	4000 K			90	1726 lm	20.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.6675 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6675 peut être fourni avec des faisceaux de 12°, 63° et 10°x44°.

WALL MOUNTED SQUARE
Montage mural carré


MICROLOFT SQUARE WALL 1 LED ⍁ 60
Microloft carré mural 1 LED ⍁ 60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6625H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille		13°x26°	80	210 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6625W	3000 K				80	217 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6625N	4000 K				80	223 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.6625 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6625 peut être fourni avec des faisceaux de 12°, 63° et 10°x44°.


MINILOFT SQUARE WALL 4 LED ⍁ 110
Miniloft carré mural 4 LED ⍁ 110



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6655H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles		13°	80	648 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6655W	3000 K				80	668 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6655N	4000 K				80	688 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6618H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles		33°	80	588 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6618W	3000 K				80	606 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6618N	4000 K				80	624 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.6655 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6655 peut être fourni avec des faisceaux de 63° et 10°x44°.

LOFT SQUARE WALL 9 LED ⍁ 155
Loft carré mural 9 LED ⍁ 155




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6695H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles		13°	80	2007 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6695W	3000 K				80	2068 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6695N	4000 K				80	2129 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6678H	2700 K	**Wide beam with 9 lenses** Faisceau large avec 9 lentilles		34°	80	1808 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6678W	3000 K				80	1863 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6678N	4000 K				80	1918 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.6695 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6695 peut être fourni avec des faisceaux de 63° et 10°x44°.

WALL MOUNTED ROUND
Montage mural rond


MICROLOFT ROUND WALL 1 LED Ø60
Microloft rond mural 1 LED Ø60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6622H	2700 K	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille		11°x31°	80	205 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6622W	3000 K				80	211 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6622N	4000 K				80	217 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.6622 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6622 peut être fourni avec des faisceaux de 12°, 63° et 10°x44°.


MINILOFT ROUND WALL 4 LED Ø110
Miniloft rond mural 4 LED Ø110



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6658H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles		13°	80	648 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6658W	3000 K				80	668 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6658N	4000 K				80	688 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6628H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles		33°	80	588 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6628W	3000 K				80	606 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6628N	4000 K				80	624 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF


Note: On request, with no surcharge, S.6658 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6658 peut être fourni avec des faisceaux de 63° et 10°x44°.

LOFT ROUND WALL 9 LED Ø155
Loft rond mural 9 LED Ø155



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6689H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles		13°	80	2007 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6689W	3000 K				80	2068 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6689N	4000 K				80	2129 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6680H	2700 K	**Wide beam with 9 lenses** Faisceau large avec 9 lentilles		34°	80	1808 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6680W	3000 K				80	1863 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6680N	4000 K				80	1918 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.6689 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6689 peut être fourni avec des faisceaux de 63° et 10°x44°.



Loft Spotlight

SIMES

Loft Projecteur


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened front glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Supplied with cable for Microloft and Miniloft.** **Single cable entry for Loft.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé à l'avant. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Fourni avec câble pour Microloft et Miniloft. Entrée de câble simple pour Loft.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚ **CLASS II ⧈ (Microloft spotlight)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

MICROLOFT SPOTLIGHT ⧄ 60

Microloft projecteur ⧄ 60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6560H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	13°	80	229 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6560W	3000 K			80	236 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6560N	4000 K			80	243 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6561H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	34°	80	209 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6561W	3000 K			80	215 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6561N	4000 K			80	221 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.6560 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6560 peut être fourni avec des faisceaux de 63° et 10°x44°.



ACCESSORIES FOR MICROLOFT SPOTLIGHT Accessoires pour Microloft projecteur

S.1014 Spike for Microloft spotlight Piquet pour Microloft projecteur

MINILOFT SPOTLIGHT ⧄ 110

Miniloft projecteur ⧄ 110

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6570H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles	14°	80	694 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6570W	3000 K			80	715 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6570N	4000 K			80	736 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6571H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	1288 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6571W	3000 K			90	1314 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6571N	4000 K			90	1320 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.6570 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6570 peut être fourni avec des faisceaux de 63° et 10°x44°.




ACCESSORIES FOR MINILOFT SPOTLIGHT Accessoires pour Miniloft projecteur

S.1004 Spike for Miniloft spotlight Piquet pour Miniloft projecteur

LOFT SPOTLIGHT ⧄ 155

Loft projecteur ⧄ 155



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6580H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	14°	80	2037 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6580W	3000 K			80	2099 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6580N	4000 K			80	2161 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6581H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	32°	90	3100 lm	26.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6581W	3000 K			90	3172 lm	26.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6581N	4000 K			90	3178 lm	26.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.6580 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.6580 peut être fourni avec des faisceaux de 63° et 10°x44°.



ACCESSORIES FOR LOFT SPOTLIGHT Accessoires pour Loft projecteur

S.1004 Spike for Loft spotlight Piquet pour Loft projecteur

Apply

CEILING SURFACE MOUNTED Montage en surface au plafond



L.105 D.105

BOLLARD Borne



L.53 H.750

WALL MOUNTED Montage mural



L.105 D.105 L.53 D.105




Apply

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. **Bollard in extruded aluminium.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**	**.01 White** Blanc **.09 Black** Noir **.20 Burnished Bronze** Bronze bruni
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I (Apply square)** **CLASS II (Apply rectangular)**	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé


WALL MOUNTED RECTANGULAR
Montage mural rectangulaire

APPLY RECTANGULAR WALL MOUNTED 1 WINDOW L53
Apply rectangulaire montage mural 1 fenêtre L53



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2550H	2700 K		81°x108°	90	334 lm	6.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2550W	3000 K			90	330 lm	6.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2550N	4000 K			90	377 lm	6.1 W	220-240 Vac	ON-OFF


APPLY RECTANGULAR WALL MOUNTED 2 WINDOWS L53
Apply rectangulaire montage mural 2 fenêtres L53



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2552H	2700 K		81°x108°	90	667 lm	9.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2552W	3000 K			90	660 lm	9.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2552N	4000 K			90	753 lm	9.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

BOLLARD RECTANGULAR
Borne rectangulaire

APPLY RECTANGULAR BOLLARD H750
Apply rectangulaire borne H750




CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2560H	2700 K		81°x108°	90	334 lm	6.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2560W	3000 K			90	330 lm	6.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2560N	4000 K			90	377 lm	6.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: Flange for ground installation included.
Remarque : Bride pour installation au sol incluse.

CEILING SQUARE
Montage au plafond carré


APPLY SQUARE CEILING ⍁ 105
Apply carré plafond ⍁ 105



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2558H	2700 K		44°	90	382 lm	22.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2558W	3000 K			90	378 lm	22.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2558N	4000 K			90	431 lm	22.5 W	220-240 Vac	ON-OFF


WALL MOUNTED SQUARE
Montage mural carré

APPLY SQUARE WALL MOUNTED 1 WINDOW ⍁ 105
Apply carré montage mural 1 fenêtre ⍁ 105



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2555H	2700 K		109°	90	892 lm	9.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2555W	3000 K			90	883 lm	9.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2555N	4000 K			90	1007 lm	9.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

APPLY SQUARE WALL MOUNTED 2 WINDOWS ⍁ 105
Apply carré montage mural 2 fenêtres ⍁ 105



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2557H	2700 K		109°	90	1781 lm	19.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2557W	3000 K			90	1764 lm	19.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.2557N	4000 K			90	2012 lm	19.2 W	220-240 Vac	ON-OFF

Spillo

WALL MOUNTED Montage mural



Ø 25 L.245 D.223



Ø 25 L.315 D.115



Ø 25 L.560 D.115

BOLLARD Borne



Ø 25 H.805



Ø 25 L.295 H.610

"Landscape Festival" 2022, Piazza Vecchia, Bergamo, Italy © Ph. Mario Bertani

Spillo


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Bollard in extruded aluminium.** **Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	IP65
INSULATION CLASS Classe d'isolation	CLASS III
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	IK 07

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.20 Burnished Bronze Bronze bruni
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WALL MOUNTED
Montage mural

SPILLO SINGLE APPLIQUE L315
Spillo simple applique L315




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1705H	2700 K		90	458 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1705W	3000 K		90	471 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1705N	4000 K		90	489 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

SPILLO DOUBLE APPLIQUE L560
Spillo double applique L560



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1706H	2700 K		90	916 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1706W	3000 K		90	942 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1706N	4000 K		90	978 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


SPILLO TILTED APPLIQUE L225
Spillo inclinée applique L225



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1700H	2700 K		90	458 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1700W	3000 K		90	471 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1700N	4000 K		90	489 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

BOLLARD
Borne

SPILLO HORIZONTAL BOLLARD H610
Spillo horizontal borne H610



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1711H	2700 K		90	458 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1711W	3000 K		90	471 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1711N	4000 K		90	489 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: Flange for ground installation included.
Remarque : Bride pour installation au sol incluse.


SPILLO VERTICAL BOLLARD H805
Spillo vertical borne H805

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1710H	2700 K		90	458 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1710W	3000 K		90	471 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1710N	4000 K		90	489 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: Flange for ground installation included.
Remarque : Bride pour installation au sol incluse.


Feeling

WALL MOUNTED
Montage mural



Ø 16 H.1280 Ø 16 H.2060

FLOOR STANDING
Lampadaire au sol



Ø 260 (base) H.2010

GARDEN SPIKE
Piquet du jardin



Ø 80 (base) H.1020


Feeling

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Extruded aluminum housing. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired Feeling applique and garden stake. Pre-wired and supplied with Schuko plug and switch for Floor standing. Structure en aluminium extrudé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Feeling applique et piquet de jardin pré-câblée. Pré-câblée et fournie avec prise Schuko et interrupteur pour lampadaire au sol.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I (Floor standing)**
	CLASS III
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
Wall light pivot and floor lamp base always supplied in black (.09) Pivot de l'applique murale et base du lampadaire toujours fournis en noir (.09)
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

WALL MOUNTED
Montage mural




FEELING APPLIQUE L2065

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2281H	2700 K		90	390 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2281W	3000 K		90	410 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2281N	4000 K		90	431 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

FEELING APPLIQUE L1280

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2280H	2700 K		90	276 lm	8.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2280W	3000 K		90	290 lm	8.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2280N	4000 K		90	305 lm	8.6 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


GARDEN SPIKE
Piquet du jardin



FEELING GARDEN SPIKE H1020
Feeling piquet du jardin H1020

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2285H	2700 K		90	228 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2285W	3000 K		90	240 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2285N	4000 K		90	252 lm	7.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

FLOOR STANDING
Lampadaire au sol



FEELING FLOOR STANDING H2010
Feeling lampadaire au sol H2010

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2286H	2700 K		90	456 lm	18.6 W	220-240 Vac	Push
S.2286W	3000 K		90	480 lm	18.6 W	220-240 Vac	Push
S.2286N	4000 K		90	504 lm	18.6 W	220-240 Vac	Push

Très Jolie

WALL MOUNTED
Montage mural



Ø 110 D.105

BOLLARD
Borne

Ø 110 H.630



Ø 110 H.370

RECHARGEABLE FREESTANDING LUMINAIRE
Luminaire à poser rechargeable

Ø 110 H.320




Giardino Marilago, Sulzano, Italy © Ph. Mario Bertani

Très Jolie

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Lithium polymers fed battery for Très Jolie rechargeable lamp. Pre-wired Très Jolie applique and bollard. Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Batterie alimentée aux polymères de lithium pour lampe rechargeable Très Jolie. Très Jolie applique et borne pré-câblées.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**	**.01 White** Blanc **.09 Black** Noir **.24 Anthracite Grey** Gris anthracite
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈ **CLASS III** ⧫ **(Rechargeable version)**	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé


RECHARGEABLE TABLE LAMP
Luminaire à poser rechargeable

TRÈS JOLIE RECHARGEABLE H320
Très jolie rechargeable H320



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2515W	Dim to warm 2200 K-3000 K		90	124 lm	2.5 W	5 Vdc BATTERY	Push






ACCESSORIES FOR GROUND SPIKE INSTALLATION OF TRÈS JOLIE RECHARGEABLE
Accessoires pour installation sur piquet de sol de Très jolie rechargeable

S.2519 Magnetic spike for Très jolie rechargeable
Piquet magnétique pour Très jolie rechargeable

WALL MOUNTED
Montage mural


TRÈS JOLIE APPLIQUE Ø110



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2500H	2700 K		90	796 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2500W	3000 K		90	818 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2500N	4000 K		90	849 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

GARDEN SPIKE
Piquet du jardin

TRÈS JOLIE GARDEN SPIKE H370
Très jolie piquet du jardin H370




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2510H	2700 K		90	796 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2510W	3000 K		90	818 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2510N	4000 K		90	849 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: Polypropylene spike included.
Remarque : Piquet en polypropylène inclus.

BOLLARD
Borne

TRÈS JOLIE BOLLARD H630
Très jolie borne H630



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2506H	2700 K		90	796 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2506W	3000 K		90	818 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2506N	4000 K		90	849 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: Flange for ground installation included.
Remarque : Bride pour installation au sol incluse.

Bell

WALL MOUNTED Montage mural



Ø 85 H.395 Ø 120 H.580

CEILING MOUNTED Montage au plafond



Ø 120 H.320
+ 1000 cable

Ø 120 H.550

BOLLARD Borne



Ø 20

Ø 85 H.900 Ø 85 H.700

Private villa, Sale Marasino, Italy © Ph. Mario Bertani

Private villa, Sale Marasino, Italy © Ph. Mario Bertani

Bell

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Bollard in extruded aluminum. Satin-finished bronze insert and reflector. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Insert et réflecteur en bronze finition satin. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING IP rating	**IP65**
INSULATION CLASS Insulation class	**CLASS I** ⏚
MECHANICAL RESISTANCE Mechanical resistance	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White (with satin-finished bronze insert and reflector) Blanc (avec insert en bronze satiné et réflecteur)
.20 Burnished Bronze (with satin-finished bronze insert and reflector) Bronze bruni (avec insert en bronze satiné et réflecteur)
MODELLO REGISTRATO Modèle déposé

WALL MOUNTED AND BOLLARD Ø85

Montage mural et borne Ø85

MINIBELL APPLIQUE Ø85




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8000H	2700 K	90°	90	640 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8000W	3000 K		90	669 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8000N	4000 K		90	713 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF

WALL MOUNTED AND BOLLARD Ø85

Montage mural et borne Ø85

MINIBELL BOLLARD H700

Minibell borne H700




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8005H	2700 K	90°	90	640 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8005W	3000 K		90	669 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8005N	4000 K		90	713 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: Flange for ground installation included.
Remarque : Bride pour installation au sol incluse.

MINIBELL BOLLARD H900

Minibell borne H900




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8006H	2700 K	90°	90	640 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8006W	3000 K		90	669 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8006N	4000 K		90	713 lm	10 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: Flange for ground installation included.
Remarque : Bride pour installation au sol incluse.

WALL MOUNTED Ø120
Montage mural Ø120


BELL APPLIQUE Ø120



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8020H	2700 K	84°	90	1032 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut
S.8020W	3000 K		90	1079 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut
S.8020N	4000 K		90	1149 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut

CEILING Ø120
Plafond Ø120


BELL CEILING H550
Bell plafond H550



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8035H	2700 K	84°	90	1032 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut
S.8035W	3000 K		90	1079 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut
S.8035N	4000 K		90	1149 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut

SUSPENSION Ø120
Suspension Ø120

BELL SUSPENSION WITH CABLE H1320
Bell suspension avec câble H1320



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8030H	2700 K	84°	90	1032 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut
S.8030W	3000 K		90	1079 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut
S.8030N	4000 K		90	1149 lm	20.4 W	220-240 Vac	Phase-cut

Pocket


WALL MOUNTED Montage mural



⍁115 D.40



⍁160 D.48



L.275 H.73 D.53



L.500 H.38 D.53

Private villa, Cuneo, Italy - Arch. Duilio Damilano @ Ph. Mario Bertani

Pocket


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
	CLASS II ⧈ **(Pocket long)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WALL MOUNTED
Montage mural

MINIPOCKET SINGLE EMISSION ⧄ 115
Minipocket émission simple ⧄ 115




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1850H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	408 lm	4.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1850W	3000 K			90	419 lm	4.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1850N	4000 K			90	435 lm	4.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIPOCKET DOUBLE EMISSION ⧄ 115
Minipocket émission double ⧄ 115




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1851H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	815 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1851W	3000 K			90	838 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1851N	4000 K			90	869 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POCKET SINGLE EMISSION ⧄ 160
Pocket émission simple ⧄ 160




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1860H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	679 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1860W	3000 K			90	691 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1860N	4000 K			90	717 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POCKET DOUBLE EMISSION ⧄ 160
Pocket émission double ⧄ 160




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1861H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1344 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1861W	3000 K			90	1382 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1861N	4000 K			90	1434 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POCKET RECTANGULAR SINGLE EMISSION L275
Pocket rectangulaire émission simple L275




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1870H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	1068 lm	11 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1870W	3000 K			90	1098 lm	11 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1870N	4000 K			90	1139 lm	11 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POCKET RECTANGULAR DOUBLE EMISSION L275
Pocket rectangulaire émission double L275




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1871H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	2136 lm	21 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1871W	3000 K			90	2196 lm	21 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1871N	4000 K			90	2278 lm	21 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POCKET LONG SINGLE EMISSION L500
Pocket long émission simple L500



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1880H	2700 K	**Single emission** Émission simple		90	994 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1880W	3000 K			90	1022 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1880N	4000 K			90	1060 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POCKET LONG DOUBLE EMISSION L500
Pocket long émission double L500



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1881H	2700 K	**Double emission** Émission double		90	1988 lm	17.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1881W	3000 K			90	2044 lm	17.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1881N	4000 K			90	2120 lm	17.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Appeal

WALL MOUNTED Montage mural



H.65

L.310 D.30

Appeal

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing **UV-resistant polycarbonate diffuser.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Diffuseur anti-UV en polycarbonate. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP54**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

WALL MOUNTED
Montage mural

APPEAL L310

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6400H	2700 K		80	552 lm	14.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6400W	3000 K		80	583 lm	14.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6400N	4000 K		80	604 lm	14.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

Tiltable Rod

Barre Orientable

WALL WASHER Wall washer



L.1014 D.77 Ø 27



L.2014 D.77 Ø 27

"C-mine" Exhibition Center, Genk, Belgium © Ph. Pieter Kers



Tiltable Rod

Barre Orientable

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Extruded aluminium housing. **Continuous light source made of opal silicone.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium extrudé. Source lumineuse continue composée de silicone opale. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.13 Anodized Aluminium Aluminium anodisé
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

WALL WASHER


Wall washer

TILTABLE ROD L1000
Barre Orientable L1000



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2250W	3000 K		90	683 lm	9.9 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2250T	Tunable White (2700 K-4000 K)		90	410 lm	6.6 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.2251J	RGBW (W = 2700 K)		90	192 lm	10.3 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

TILTABLE ROD L2000
Barre Orientable L2000



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2260W	3000 K		90	1366 lm	19.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2260T	Tunable White (2700 K-4000 K)		90	820 lm	13.2 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.2261J	RGBW (W = 2700 K)		90	384 lm	20.6 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

Zen

WALL AND CEILING MOUNTED Montage mural et plafond



⍁ 300 D.75



⍁ 220 D.70



Ø 320 D.84



Ø 240 D.70

Zen


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Acid-etched glass diffuser, white painted internally. Steel screws with anticorrosive coating. Double cable entry. Corp en aluminium moulé. Verre pressé dépoli à l'acide, peint en blanc à l'intérieur. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Entrée de câble double.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	IP65
INSULATION CLASS Classe d'isolation	CLASS I
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	IK 06

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WALL AND CEILING MOUNTED
Montage mural et plafond

ZEN ROUND Ø240
Zen rond Ø240




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6950H	2700 K		90	626 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6950W	3000 K		90	644 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6950N	4000 K		90	668 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ZEN ROUND Ø240 WITH GRILLE
Zen rond Ø240 avec grille



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6955H	2700 K		90	555 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6955W	3000 K		90	571 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6955N	4000 K		90	592 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ZEN ROUND Ø320
Zen rond Ø320




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6980H	2700 K		90	1347 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6980W	3000 K		90	1385 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6980N	4000 K		90	1437 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

*** Emergency version**
Version urgence

S.6981H	2700 K		90	1347 lm	16.4 W	220-240 Vac	Emergency 1 hour
S.6981W	3000 K		90	1385 lm	16.4 W	220-240 Vac	
S.6981N	4000 K		90	1437 lm	16.4 W	220-240 Vac	

ZEN ROUND Ø320 WITH GRILLE
Zen rond Ø320 avec grille




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6985H	2700 K		90	1207 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6985W	3000 K		90	1241 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6985N	4000 K		90	1287 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

*** Emergency version**
Version urgence


S.6986H	2700 K		90	1207 lm	16.4 W	220-240 Vac	Emergency 1 hour
S.6986W	3000 K		90	1241 lm	16.4 W	220-240 Vac	
S.6986N	4000 K		90	1287 lm	16.4 W	220-240 Vac	

ZEN SQUARE ⍁ 220
Zen carré ⍁ 220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6960H	2700 K		90	606 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6960W	3000 K		90	623 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6960N	4000 K		90	646 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ZEN SQUARE ⍁ 220 WITH GRILLE
Zen carré ⍁ 220 avec grille




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6965H	2700 K		90	545 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6965W	3000 K		90	560 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6965N	4000 K		90	581 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ZEN SQUARE ⍁ 300
Zen carré ⍁ 300




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6990H	2700 K		90	1242 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6990W	3000 K		90	1277 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6990N	4000 K		90	1325 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

*** Emergency version**
Version urgence

S.6991H	2700 K		90	1242 lm	16.4 W	220-240 Vac	Emergency 1 hour
S.6991W	3000 K		90	1277 lm	16.4 W	220-240 Vac	
S.6991N	4000 K		90	1325 lm	16.4 W	220-240 Vac	

ZEN SQUARE ⍁ 300 WITH GRILLE
Zen carré ⍁ 300 avec grille



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6995H	2700 K		90	1132 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6995W	3000 K		90	1164 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6995N	4000 K		90	1208 lm	13.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

*** Emergency version**
Version urgence

S.6996H	2700 K		90	1132 lm	16.4 W	220-240 Vac	Emergency 1 hour
S.6996W	3000 K		90	1164 lm	16.4 W	220-240 Vac	
S.6996N	4000 K		90	1208 lm	16.4 W	220-240 Vac	

*** Emergency version**
Note: Zen round Ø320 and Zen square ⍁320, in the emergency version (complies with CEI EN 60598-2-22), are **EQUIPPED WITH AN INVERTER AND BATTERY** providing up to 1 hour of continuous operation in the event of a mains power failure.

* Version urgence
Remarque : Les modèles Zen rond Ø320 et Zen carré ⍁320, en version urgence (conforme à la norme CEI EN 60598-2-22), sont **ÉQUIPÉS D'UN ONDULEUR ET D'UNE BATTERIE** assurant jusqu'à 1 heure de fonctionnement continu en cas de coupure de courant secteur.

Mood

WALL MOUNTED Montage mural



Ø 355 H.60

Ø 255 H.50



Mood

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Silicone light diffuser, glass-free.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Double cable entry.** Corp en aluminium moulé. Diffuseur lumineux en silicone, sans verre. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Entrée de câble double.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
PATENT PENDING Brevet en instance
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WALL MOUNTED
Montage mural

MOOD Ø255



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6901H	2700 K	**Diffused beam direct light** Faisceau diffus lumière directe		90	515 lm	9.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6901W	3000 K			90	424 lm	9.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6901N	4000 K			90	569 lm	9.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6900H	2700 K	**Diffused beam direct and indirect light** Faisceau diffus lumière directe et indirecte		90	766 lm	20.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6900W	3000 K			90	806 lm	20.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6900N	4000 K			90	846 lm	20.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MOOD Ø355



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6906H	2700 K	**Diffused beam direct light** Faisceau diffus lumière directe		90	575 lm	12 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6906W	3000 K			90	605 lm	12 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6906N	4000 K			90	635 lm	12 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6905H	2700 K	**Diffused beam direct and indirect light** Faisceau diffus lumière directe et indirecte		90	1096 lm	25 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6905W	3000 K			90	1150 lm	25 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6905N	4000 K			90	1208 lm	25 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6906T	Tunable white (2200 K - 4000 K)	**Diffused beam direct light** Faisceau diffus lumière directe		90	343 lm	17 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6905T	Tunable white (2200 K - 4000 K)	**Diffused beam direct and indirect light** Faisceau diffus lumière directe et indirecte		90	640 lm	30 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6909J	RGBW (W = 3000 K)	**Diffused beam direct light** Faisceau diffus lumière directe		90	192 lm	16 W	220-240 Vac	DMX
S.6908J	RGBW (W = 3000 K)	**Diffused beam direct and indirect light** Faisceau diffus lumière directe et indirecte		90	365 lm	30 W	220-240 Vac	DMX

Smooth Design K. Begasse

POLE ATTACHMENT Fixation sur mât



WALL MOUNTED Montage mural



L.110 H.420 D.200



L.85 H.330 D.155



L.60 H.240 D.115

Covered walkway of the Bastion of Saint Remy, Cagliari, Italy © Ph. Vetro Blu

Smooth Design K. Begasse


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast and extruded aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired Minismooth e Smooth.** **Single cable entry for Megasmooth.** Corp en aluminium moulé et extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Minismooth et Smooth pré-câblés. Entrée de câble simple pour Megasmooth.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
	CLASS I ⏚ **(S.2920, S.2925)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
PATENTED Breveté
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WALL MOUNTED
Montage mural

MINISMOOTH H240




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2900H	2700 K	**Single wide beam with reflector** Faisceau large simple avec réflecteur	38°	90	542 lm	6.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2900W	3000 K			90	579 lm	6.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2900N	4000 K			90	607 lm	6.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2905H	2700 K	**Double wide beam with reflector** Faisceau large double avec réflecteur	38°	90	1094 lm	10.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2905W	3000 K			90	1158 lm	10.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2905N	4000 K			90	1214 lm	10.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SMOOTH H330



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2910H	2700 K	**Single wide beam with reflector** Faisceau large simple avec réflecteur	37°	90	1152 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2910W	3000 K			90	1175 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2910N	4000 K			90	1181 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2915H	2700 K	**Double wide beam with reflector** Faisceau large double avec réflecteur	37°	90	2304 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2915W	3000 K			90	2350 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2915N	4000 K			90	2361 lm	22.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MEGASMOOTH H420




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2920H	2700 K	**Single extra wide beam with reflector** Faisceau extra large simple avec réflecteur	59°	90	2851 lm	23.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2920W	3000 K			90	2917 lm	23.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2920N	4000 K			90	2922 lm	23.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2925H	2700 K	**Double extra wide beam with reflector** Faisceau extra large double avec réflecteur	59°	90	5702 lm	45.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2925W	3000 K			90	5834 lm	45.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2925N	4000 K			90	5844 lm	45.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POLE ATTACHMENT
Fixation sur mât

SIMES

SMOOTH H330 POLE ATTACHMENT
Smooth H330 fixation sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2930H	2700 K	**Asymmetric beam with reflector** Faisceau asymétrique avec réflecteur		90	1750 lm	17.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2930W	3000 K			90	1786 lm	17.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2930N	4000 K			90	1795 lm	17.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push


POLE ACCESSORIES FOR SMOOTH POLE ATTACHMENT Mâts pour Smooth fixation sur mât

S.2842 H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

MEGASMOOTH H420 POLE ATTACHMENT
Megasmooth H420 fixation sur mât



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2940H	2700 K	**Asymmetric beam with reflector** Faisceau asymétrique avec réflecteur		90	2962 lm	28.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2940W	3000 K			90	3030 lm	28.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2940N	4000 K			90	3035 lm	28.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POLE ACCESSORIES FOR MEGASMOOTH POLE ATTACHMENT Mâts pour Megasmooth fixation sur mât

S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

S.2814 H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Slot

CEILING SURFACE MOUNTED Montage en surface au plafond



Ø 200 H.320



Ø 140 H.290



Ø 90 H.165

WALL MOUNTED Montage mural



Ø 200 H.450



Ø 140 H.350



Ø 90 H.250

Simes Headquarters, Corte Franca, Brescia, Italy - Artwork “Abbraccio”, Gineba © Ph. Simes S.p.A.



Royal Veterinary College Campus, London, England - Arch. Nicholas Hare © Ph. Lance McNulty

Slot


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast and extruded aluminum housing. Steel screws with anticorrosive coating. Transparent protective toughened glass. Pre-wired Slot and Minislot. Prepared for through-wiring with cable gland for Microslot. Corp en aluminium moulé et extrudé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Verre de protection transparent trempé. Slot et Minislot pré-câblés. Préparé pour un câblage traversant avec cosse de câble pour Microslot.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚
MECHANICALRESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**

COLOUR CODES Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite


WALL MOUNTED
Montage mural

MICROSLOT Ø90




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3814H	2700 K	**Wide beam single emission** Faisceau large émission simple		31°	90	536 lm	7.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3814W	3000 K				90	583 lm	7.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3814N	4000 K				90	638 lm	7.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3815H	2700 K	**Wide beam double emission** Faisceau large émission double		31°	90	1072 lm	13.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3815W	3000 K				90	1166 lm	13.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3815N	4000 K				90	1276 lm	13.2 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINISLOT Ø140



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3824H	2700 K	**Medium beam single emission** Faisceau moyen émission simple		25°	90	1224 lm	16.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3824W	3000 K				90	1317 lm	16.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3824N	4000 K				90	1435 lm	16.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3825H	2700 K	**Medium beam double emission** Faisceau moyen émission double		25°	90	2448 lm	30.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3825W	3000 K				90	2634 lm	30.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3825N	4000 K				90	2870 lm	30.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push


SLOT Ø200



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3834H	2700 K	**Medium beam single emission** Faisceau moyen émission simple		30°	90	2560 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3834W	3000 K				90	2715 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3834N	4000 K				90	2947 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3835H	2700 K	**Medium beam double emission** Faisceau moyen émission double		30°	90	5120 lm	53.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3835W	3000 K				90	5430 lm	53.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3835N	4000 K				90	5894 lm	53.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push


CEILING SURFACE MOUNTED
Montage en surface au plafond

MICROSLOT DOWNLIGHT Ø90




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3817H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		31°	90	536 lm	7.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3817W	3000 K				90	583 lm	7.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3817N	4000 K				90	638 lm	7.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINISLOT DOWNLIGHT Ø140



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3827H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur		52°	90	1420 lm	16.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3827W	3000 K				90	1528 lm	16.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3827N	4000 K				90	1665 lm	16.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

SLOT DOWNLIGHT Ø200



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3837H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur		54°	90	2560 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3837W	3000 K				90	2718 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3837N	4000 K				90	2950 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Ceiling

CEILING SURFACE MOUNTED Montage en surface au plafond



L.105 H.55 D.42



L.178 H.55 D.42



L.322 H.55 D.42

Private villa, Brescia, Italy - Ago Consulting + Pasini Design © Ph. Andrea Pasini



Ceiling

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Nylon black frontal baffle.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Pare-lumière frontal en noir nylon. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
Frontal baffle always black (.09) Pare-lumière frontal toujours noir (.09)
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

CEILING SURFACE MOUNTED


Montage en surface au plafond

CEILING 2 LED L105




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9060H	2700 K	**Flood beam with 2 reflectors** Faisceau diffus avec 2 réflecteurs		65°	90	308 lm	4.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9060W	3000 K				90	325 lm	4.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9060N	4000 K				90	349 lm	4.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

CEILING 4 LED L180



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9065H	2700 K	**Flood beam with 4 reflectors** Faisceau diffus avec 4 réflecteurs		65°	90	632 lm	9.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9065W	3000 K				90	667 lm	9.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9065N	4000 K				90	715 lm	9.7 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

CEILING 8 LED L320



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.9070H	2700 K	**Flood beam with 8 reflectors** Faisceau diffus avec 8 réflecteurs		65°	90	1222lm	18.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9070W	3000 K				90	1289lm	18.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.9070N	4000 K				90	1382lm	18.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Catch

CEILING SURFACE MOUNTED Montage en surface au plafond



L.131 H.80 D.131

L.157 H.80 D.157

L.340 H.80 D.131

CEILING RECESSED MOUNTED Montage encastré au plafond



L.133 H.133 D.94

L.159 H.159 D.98

L.341 H.133 D.98

Collina degli studenti, Campus Bovisa, Politecnico di Milano, Italy © Ph. Mario Bertani

“Peli Porte Sezionali” Headquarters, Castel Mella, Brescia, Italy - Arch. Giuliano Venturelli © Ph.Paolo Stroppa

Catch


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Clear polycarbonate lenses.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Lentilles en polycarbonate transparent. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP 65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

CEILING SURFACE MOUNTED
Montage en surface au plafond


CATCH SQUARE 4 LED SURFACE MOUNTED ⧄ 130
Catch carré 4 LED en saillie ⧄ 130



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7500H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles	34°	90	531 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7500W	3000 K			90	560 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7500N	4000 K			90	601 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7501H	2700 K	**Flood beam with 4 lenses** Faisceau diffus avec 4 lentilles	65°	90	492 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7501W	3000 K			90	519 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7501N	4000 K			90	557 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.7500 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7500 peut être fourni avec des faisceaux de 12° et 10°x44°.


CATCH SQUARE 9 LED SURFACE MOUNTED ⧄ 160
Catch carré 9 LED en saillie ⧄ 160



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7520H	2700 K	**Wide beam with 9 lenses** Faisceau large avec 9 lentilles	34°	90	1136 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7520W	3000 K			90	1198 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7520N	4000 K			90	1285 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7521H	2700 K	**Flood beam with 9 lenses** Faisceau diffus avec 9 lentilles	63°	90	902 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7521W	3000 K			90	951 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7521N	4000 K			90	1020 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.7520 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7520 peut être fourni avec des faisceaux de 12° et 10°x44°.

CATCH RECTANGULAR 20 LED SURFACE MOUNTED L340
Catch rectangulaire 20 LED en saillie L340




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7560H	2700 K	**Wide beam with 20 lenses** Faisceau large avec 20 lentilles	34°	90	2575 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7560W	3000 K			90	2715 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7560N	4000 K			90	2912 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7561H	2700 K	**Flood beam with 20 lenses** Faisceau diffus avec 20 lentilles	63°	90	1976 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7561W	3000 K			90	2156 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7561N	4000 K			90	2336 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.7560 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7560 peut être fourni avec des faisceaux de 12° et 10°x44°.

CEILING RECESSED MOUNTED
Montage encastré au plafond

CATCH SQUARE 4 LED RECESSED MOUNTED ⧄ 130
Catch carré 4 LED encastré ⧄ 130




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7400H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles	34°	90	531 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7400W	3000 K			90	560 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7400N	4000 K			90	601 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7401H	2700 K	**Flood beam with 4 lenses** Faisceau diffus avec 4 lentilles	65°	90	492 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7401W	3000 K			90	519 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7401N	4000 K			90	557 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.7400 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7400 peut être fourni avec des faisceaux de 12° et 10°x44°.

ACCESSORIES FOR CATCH SQUARE 4 LED RECESSED MOUNTED
Accessoires pour Catch carré 4 LED encastré

S.7409 Recessing box in galvanized steel for concrete ceilings for Catch square 4 LED recessed mounted
Boîtier d'encastrement en acier galvanisé pour plafonds en béton pour Catch carré 4 LED encastré

CATCH SQUARE 9 LED RECESSED MOUNTED ⧄ 160
Catch carré 9 LED encastré ⧄ 160




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7420H	2700 K	**Wide beam with 9 lenses** Faisceau large avec 9 lentilles	34°	90	1136 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7420W	3000 K			90	1198 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7420N	4000 K			90	1285 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7421H	2700 K	**Flood beam with 9 lenses** Faisceau diffus avec 9 lentilles	63°	90	902 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7421W	3000 K			90	951 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7421N	4000 K			90	1020 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.7420 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7420 peut être fourni avec des faisceaux de 12° et 10°x44°.

ACCESSORIES FOR CATCH SQUARE 9 LED RECESSED MOUNTED
Accessoires pour Catch carré 9 LED encastré

S.7429 Recessing box in galvanized steel for concrete ceilings for Catch square 9 LED recessed mounted
Boîtier d'encastrement en acier galvanisé pour plafonds en béton pour Catch carré 9 LED encastré

CATCH RECTANGULAR 20 LED RECESSED MOUNTED L340
Catch rectangulaire 20 LED encastré L340



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7460H	2700 K	**Wide beam with 20 lenses** Faisceau large avec 20 lentilles	34°	90	2704 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7460W	3000 K			90	2851 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7460N	4000 K			90	3057 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7461H	2700 K	**Flood beam with 20 lenses** Faisceau diffus avec 20 lentilles	63°	90	2152 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7461W	3000 K			90	2269 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7461N	4000 K			90	2433 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.7460 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7460 peut être fourni avec des faisceaux de 12° et 10°x44°.

ACCESSORIES FOR CATCH RECTANGULAR 20 LED RECESSED MOUNTED
Accessoires pour Catch rectangulaire 20 LED encastré

S.7469 Recessing box in galvanized steel for concrete ceilings for Catch rectangular 20 LED recessed mounted
Boîtier d'encastrement en acier galvanisé pour plafonds en béton pour Catch rectangulaire 20 LED encastré

Lobby

CEILING RECESSED MOUNTED Montage encastré au plafond



Ø 140 H.110

Ø 200 H.130



Ø 145 H.143

Ø 205 H.153

Conference and Exhibition Centre, Oviedo, Spain © Estudios Técnico de Alumbrado




“Vie di Romans” winery, Mariano del Friuli, Gorizia, Italy - Arch. Francesco Michelis and Giulia Sacilotto © Ph. Paolo Stroppa

Lobby

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened front glass. Front trim in AISI 316L stainless steel or aluminium. Reflector in polymers covered with aluminium. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired Lobby Basic versions. Prepared for through-wiring with cable gland for Lobby Professional versions. Corp en aluminium moulé. Verre renforcé de protection transparent à l'avant. Anneau frontal en AISI 316L acier inoxydable ou aluminium. Réflecteur en polymère revêtu d'aluminium. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Versions Lobby basique pré-câblées. Préparé pour le câblage traversant avec cosse de câble pour les versions Lobby professionnelles.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**	**.09 Black** Noir **.19 Stainless Steel** Acier inoxydable
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé

CEILING RECESSED MOUNTED
Montage encastré au plafond

MINILOBBY BASIC ALUMINIUM Ø140
Minilobby basique aluminium Ø140




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7306H	2700 K	**Extra wide beam with reflector** Faisceau extra large avec réflecteur		54°	80	761 lm	8.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7306W	3000 K				80	776 lm	8.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7306N	4000 K				80	780 lm	8.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7307H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		19°	80	889 lm	8.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7307W	3000 K				80	902 lm	8.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7307N	4000 K				80	906 lm	8.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINILOBBY BASIC ALUMINIUM
Accessoires pour Minilobby basique aluminium

S.7309 Recessing box for concrete ceilings for Minilobby basic aluminium
Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton pour Minilobby basique aluminium

LOBBY BASIC ALUMINIUM Ø200
Lobby basique aluminium Ø200




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7326H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur		69°	80	1826 lm	20.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7326W	3000 K				80	1863 lm	20.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7326N	4000 K				80	1872 lm	20.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7327H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		29°	80	1862 lm	20.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7327W	3000 K				80	1899 lm	20.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7327N	4000 K				80	1908 lm	20.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR LOBBY BASIC ALUMINIUM
Accessoires pour Lobby basique aluminium

S.7329 Recessing box for concrete ceilings for Lobby basic aluminium
Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton pour Lobby basique aluminium

MINILOBBY PROFESSIONAL STAINLESS STEEL Ø145
Minilobby professionnel acier inoxydable Ø145




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7340H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		55°	80	1131 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7340W	3000 K				80	1154 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7340N	4000 K				80	1160 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7345H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		21°	80	1213 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7345W	3000 K				80	1277 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7345N	4000 K				80	1283 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MINILOBBY PROFESSIONAL STAINLESS STEEL
Accessoires pour Minilobby professionnel acier inoxydable

S.7349 Recessing box for concrete ceilings for Minilobby professional stainless steel
Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton pour Minilobby professionnel acier inoxydable

LOBBY PROFESSIONAL STAINLESS STEEL Ø205
Lobby professionnel acier inoxydable Ø205



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7360H	2700 K	**Flood beam with reflector** Faisceau diffus avec réflecteur		69°	80	2518 lm	27 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7360W	3000 K				80	2576 lm	27 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7360N	4000 K				80	2580 lm	27 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7365H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		37°	80	2658 lm	27 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7365W	3000 K				80	2719 lm	27 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7365N	4000 K				80	2724 lm	27 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR LOBBY PROFESSIONAL STAINLESS STEEL
Accessoires pour Lobby professionnel acier inoxydable

S.7369 Recessing box for concrete ceilings for Lobby professional stainless steel
Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton pour Lobby professionnel acier inoxydable

Zip ceiling recessed

Zip encastré au plafond

CEILING RECESSED MOUNTED Montage encastré au plafond



Ø 85 H.102



⧄ 85 H.102



Ø 135 H.121



⧄ 135 H.121



Ø 210 H.212



⧄ 210 H.212



Ø 280 H.218



⧄ 280 H.218

"Vie di Romans" winery, Mariano del Friuli, Gorizia, Italy - Arch. Francesco Michelis and Giulia Sacilotto © Ph. Paolo Stroppa

Zip ceiling recessed

Zip encastré au plafond

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Front trim in stainless steel.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Anneau frontal en acier inoxydable. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** **CLASS III (Digital Beam)**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09**


COLOUR CODES Codes couleur
.19 Stainless Steel Acier inoxydable

CEILING RECESSED MOUNTED ROUND

Montage encastré au plafond rond

MICROZIP ROUND CEILING RECESSED Ø85

Microzip rond encastré au plafond Ø85



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5515H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		38°	90	205 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5515W	3000 K				90	223 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5515N	4000 K				90	244 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF


Note: On request, with no surcharge, S.5515 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5515 peut être fourni avec des faisceaux de 12°, 63° et 10°x44°.

ACCESSORIES FOR MICROZIP ROUND CEILING RECESSED Accessoires pour Microzip rond encastré au plafond

S.5512 Recessing box for ceiling installations in concrete
Boîtier d'encastrement pour installations au plafond dans du béton

MINIZIP ROUND CEILING RECESSED Ø135

Minizip rond encastré au plafond Ø135




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5545H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		34°	90	476 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5545W	3000 K				90	518 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5545N	4000 K				90	567 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINIZIP ROUND CEILING RECESSED Accessoires pour Minizip rond encastré au plafond

S.5510 Recessing box for ceiling installations in concrete
Boîtier d'encastrement pour installations au plafond dans du béton

ZIP ROUND CEILING RECESSED Ø210

Zip rond encastré au plafond Ø210



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5565H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		28°	90	1402 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5565W	3000 K				90	1430 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5565N	4000 K				90	1437 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5566H	2700 K	**Digital Beam from spot to extra wide** Digital Beam du spot à l'extra-large		10°-49°	90	861 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.5566W	3000 K				90	909 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.5566N	4000 K				90	944 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI


Note: On request, with no surcharge, S.5565 can be supplied with 53° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5565 peut être fourni avec un faisceau à 53°.

ACCESSORIES FOR ZIP ROUND CEILING RECESSED Accessoires pour Zip rond encastré au plafond

S.5520 Recessing box for ceiling installations in concrete
Boîtier d'encastrement pour installations au plafond dans du béton

MEGAZIP ROUND CEILING RECESSED Ø280

Megazip rond encastré au plafond Ø280




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5585H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		30°	90	3226 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5585W	3000 K				90	3300 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5585N	4000 K				90	3306 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5585 can be supplied with 52° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5585 peut être fourni avec un faisceau à 52°.

ACCESSORIES FOR MEGAZIP ROUND CEILING RECESSED Accessoires pour Megazip rond encastré au plafond


S.5530 Recessing box for ceiling installations in concrete
Boîtier d'encastrement pour installations au plafond dans du béton



Collina degli studenti, Campus Bovisa, Politecnico di Milano, Italy © Ph. Mario Bertani

CEILING RECESSED MOUNTED SQUARE
Montage encastré au plafond carré

MICROZIP SQUARE CEILING RECESSED ⌀ 85
Microzip carré encastré au plafond ⌀ 85




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5525H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		38°	90	205 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5525W	3000 K				90	223 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5525N	4000 K				90	244 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.5525 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5525 peut être fourni avec des faisceaux de 12°, 63° et 10°x44°.

ACCESSORIES FOR MICROZIP SQUARE CEILING RECESSED Accessoires pour Microzip carré encastré au plafond

S.5516 Recessing box for ceiling installations in concrete
Boîtier d'encastrement pour installations au plafond dans du béton

MINIZIP SQUARE CEILING RECESSED ⌀ 135
Minizip carré encastré au plafond ⌀ 135




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5555H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		34°	90	476 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5555W	3000 K				90	518 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5555N	4000 K				90	567 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORIES FOR MINIZIP SQUARE CEILING RECESSED Accessoires pour Minizip carré encastré au plafond

S.5511 Recessing box for ceiling installations in concrete
Boîtier d'encastrement pour installations au plafond dans du béton

ZIP SQUARE CEILING RECESSED ⌀ 210
Zip carré encastré au plafond ⌀ 210




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5575H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		28°	90	1402 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5575W	3000 K				90	1430 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5575N	4000 K				90	1437 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5575 can be supplied with 53° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5575 peut être fourni avec un faisceau à 53°.

ACCESSORIES FOR ZIP SQUARE CEILING RECESSED Accessoires pour Zip carré encastré au plafond

S.5521 Recessing box for ceiling installations in concrete
Boîtier d'encastrement pour installations au plafond dans du béton

MEGAZIP SQUARE CEILING RECESSED ⌀ 280
Megazip carré encastré au plafond ⌀ 280



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5595H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur		30°	90	3226 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5595W	3000 K				90	3300 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5595N	4000 K				90	3306 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5595 can be supplied with 53° beam.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5595 peut être fourni avec un faisceau à 53°.

ACCESSORIES FOR MEGAZIP SQUARE CEILING RECESSED Accessoires pour Megazip carré encastré au plafond


S.5531 Recessing box for ceiling installations in concrete
Boîtier d'encastrement pour installations au plafond dans du béton

Finger

CEILING SUSPENSION Montage en suspension



Ø 36 H.250



Finger

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing **Toughened glass diffuser.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired with 7m power cable.** Corp en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Pré-câblé avec 7 m de câble d'alimentation.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP 65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.01 White Blanc
.09 Black Noir
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

CEILING SUSPENSION
Montage en suspension

FINGER SUSPENSION Ø36
Finger suspension Ø36



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1690H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		36°	90	298 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1690W	3000 K				90	321 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1690N	4000 K				90	344 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1691H	2700 K	**Flood beam with 1 lens** Faisceau diffus avec 1 lentille		60°	90	238 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1691W	3000 K				90	257 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1691N	4000 K				90	276 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Continuous Line

Ligne Continue

INGROUND WALKOVER / DRIVEOVER Encastré de sol piétonnier / carrossable



L.1000 / L.1500 H.90 D.35



Uniqum Advocaten, Kortrijk, Belgium - Klarté architecten © Annick Vernimmen



Continuous Line

Ligne Continue

SIMES

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Extruded anodized aluminum mounting brackets and housing box (included). Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Pre-wired luminaire. Supports de montage et boîtier de logement en aluminium anodisé extrudé (inclus). Diffuseur en verre trempé ultra-transparent depoli a l'acide. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
	IP68 1m
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**

COLOUR CODES Codes couleur
Full glass Tout verre
PATENTED Breveté

INGROUND WALKOVER / DRIVEOVER


Encastré de sol piétonnier / carrossable

CONTINUOUS LINE L1000
Ligne continue L1000



CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7018W	3000 K		75°x91°	90	325 lm	10.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.7018T	Tunable White (2700 K - 4000 K)		75°x95°	90	141 lm	6.0 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.7019J	RGBW (W = 2700 K)		75°x91°	90	220 lm	13.5 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

CONTINUOUS LINE L1500
Ligne continue L1500




CODE	CCT	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7023W	3000 K		75°x91°	90	488 lm	15.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.7023T	Tunable White (2700 K - 4000 K)		75°x95°	90	212 lm	9.0 W	24 Vdc remote (p.556)	PWM
S.7024J	RGBW (W = 2700 K)		75°x91°	90	330 lm	19.4 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

Minilinear / Miniround

INGROUND WALKOVER FULL GLASS
Encastré de sol piétonnier tout verre



L.487 H.64 D.100



L.478 H.67 D.97

INGROUND WALKOVER WITH STAINLESS STEEL FRONT TRIM
Encastré de sol piétonnier avec anneau frontal en acier inoxydable



L.493 H.64 D.100



L.948 H.70 D.100

Chiesa di San Nicola, Appia Antica, Rome, Italy - Baldieri Lighting design © Ph. Luigi Filetici

Minilinear / Miniround


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Front trim in AISI 316L stainless steel or full glass. Protective toughened front glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Recessing boxes included. Corp en aluminium moulé. Anneau frontal en AISI 316L acier inoxydable ou tout verre. Verre de protection trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé. Boîtiers d'encastrement inclus.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66** **IP68 1m**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09**

COLOUR CODES Codes couleur
Full glass Tout verre **.19 Stainless Steel** Acier inoxydable
REGISTERED DESIGN (Miniround) Modèle déposé (Miniround)

INGROUND WALKOVER FULL GLASS
Encastré de sol piétonnier tout verre


MINILINEAR FULL TRANSPARENT GLASS 8 LED L490
Minilinear tout verre transparent 8 LED L490



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5485H	2700 K	**Medium beam with 8 lenses** Faisceau moyen avec 8 lentilles		29°	80	1315 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5485W	3000 K				80	1355 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5485N	4000 K				80	1395 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push


Note: On request, with no surcharge, S.5485 can be supplied with 7° and 39° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5485 peut être fourni avec des faisceaux de 7° et 39°.

MINILINEAR FULL ACID-ETCHED GLASS L490
Minilinear tout verre dépoli à l'acide L490



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5488H	2700 K	**Flood beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide		87x53°	80	620 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5488W	3000 K				80	649 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5488N	4000 K				80	690 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push


MINIROUND FULL TRANSPARENT GLASS 8 LED
Miniround tout verre transparent 8 LED



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5400H	2700 K	**Medium beam with 8 lenses** Faisceau moyen avec 8 lentilles		29°	80	1315 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5400W	3000 K				80	1355 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5400N	4000 K				80	1395 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5400 can be supplied with 7° and 39° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5400 peut être fourni avec des faisceaux de 7° et 39°.

MINIROUND FULL ACID-ETCHED GLASS
Miniround tout verre dépoli à l'acide



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5402H	2700 K	**Flood beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide		87x53°	80	620 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5402W	3000 K				80	649 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5402N	4000 K				80	690 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push



Simes Headquarters, Corte Franca, Brescia, Italy © Ph. Simes S.p.A.




"Ricca Costruzioni", Castrezzato, Brescia, Italy - Arch. Giovanni Mario Gozzini © Ph. Simes S.p.A.

INGROUND WALKOVER STAINLESS STEEL

Encastré de sol piétonnier acier inoxydable

MINILINEAR STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS 8 LED L490

Minilinear acier inoxydable verre transparent 8 LED L490




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5495H	2700 K	**Medium beam with 8 lenses** Faisceau moyen avec 8 lentilles	29°	80	1315 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5495W	3000 K			80	1355 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5495N	4000 K			80	1395 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5494H	2700 K	**Asymmetric beam with lenses** Faisceau asymétrique avec lentilles	Asy	80	1377 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5494W	3000 K			80	1443 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5494N	4000 K			80	1534 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5495 can be supplied with 7° and 39° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5495 peut être fourni avec des faisceaux de 7° et 39°.

MINILINEAR STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS L490


Minilinear acier inoxydable avec verre dépoli à l'acide L490



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5498H	2700 K	**Flood beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	87°x53°	80	620 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5498W	3000 K			80	649 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5498N	4000 K			80	690 lm	9.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINILINEAR STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS 16 LED L950

Minilinear acier inoxydable verre transparent 16 LED L950




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5475H	2700 K	**Medium beam with 16 lenses** Faisceau moyen avec 16 lentilles	29°	80	2630 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5475W	3000 K			80	2710 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5475N	4000 K			80	2790 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5474H	2700 K	**Asymmetric beam with lenses** Faisceau asymétrique avec lentilles	Asy	80	2754 lm	27.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5474W	3000 K			80	2886 lm	27.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5474N	4000 K			80	3068 lm	27.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5475 can be supplied with 7° and 39° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5475 peut être fourni avec des faisceaux de 7° et 39°.

MINILINEAR STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS L950

Minilinear stainless steel acid-etched glass L950



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5478H	2700 K	**Flood beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	87°x53°	80	1239 lm	19.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5478W	3000 K			80	1298 lm	19.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5478N	4000 K			80	1379 lm	19.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push


Nanoled



Ø 60 Ø 85

CEILING RECESSED MOUNTED
Montage encastré au plafond

STEP LIGHT WALL RECESSED
Balisage encastré mural





Ø 45



Ø 60



Ø 85

INGROUND WALKOVER
Encastré de sol piétonnier



Ø 30



Ø 45



Ø 60



Ø 85










SIMES

"Vie di Romans" winery, Mariano del Friuli, Gorizia, Italy - Arch. Francesco Michelis and Giulia Sacilotto © Ph. Paolo Stroppa



Private villa, Palazzolo sull'Oglio, Brescia, Italy - Arch. Giuliano Venturelli © Ph. Mario Bertani


Nanoled

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	**GENERAL INFORMATION** Informations générales	
Single-piece body in AISI 316L stainless steel. Transparent toughened protective glass or extra-clear acid-etched tempered glass. Pre-wired luminaire. Polypropylene recessing box included (except for the downlight version). Corps de pièce individuelle en AISI 316L acier inoxydable. Verre de protection trempé transparent ou extra-clair depoli a l'acidé. Luminaire pré-câblé. Boîtiers d'encastrement en polypropylène inclus (sauf pour la version downlight).	**IP RATING** Indice de protection	**IP66 / IP68 1m** **IP66 (Ceiling and step light)**
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**

COLOUR CODES Codes couleur
.19 Stainless Steel Acier inoxydable
REGISTERED DESIGN (Nanoled Frame) Modèle déposé (Nanoled Frame)

CEILING RECESSED MOUNTED
Montage encastré au plafond


NANOLED CEILING RECESSED Ø60
Nanoled encastré au plafond Ø60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3321H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille	29°	90	167 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3321W	3000 K			90	176 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3321N	4000 K			90	189 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: Supplied with two clips for an easy installation in plasterboard ceilings, thickness must be 10÷30 mm.
Remarque : Fourni avec deux attaches pour une installation facile dans les plafonds en placoplâtre, l'épaisseur doit être de 10÷30 mm.

NANOLED CEILING RECESSED Ø85
Nanoled encastré au plafond Ø85




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3319H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	33°	90	400 lm	5.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3319W	3000 K			90	435 lm	5.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3319N	4000 K			90	476 lm	5.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Note: Supplied with two clips for an easy installation in plasterboard ceilings, thickness must be 10÷30 mm.
Remarque : Fourni avec deux attaches pour une installation facile dans les plafonds en placoplâtre, l'épaisseur doit être de 10÷30 mm.


STEP LIGHT WALL RECESSED
Balisage encastré mural

NANOLED STEP LIGHT WALL RECESSED Ø45
Nanoled balisage encastré mural Ø45




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3354H	2700 K	**Asymmetric beam with glare shield** Faisceau asymétrique avec cache anti-éblouissement		Asy	80	15 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3354W	3000 K				80	15 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3354N	4000 K				80	15 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

NANOLED STEP LIGHT WALL RECESSED Ø60
Nanoled balisage encastré mural Ø60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3374H	2700 K	**Asymmetric beam with glare shield** Faisceau asymétrique avec cache anti-éblouissement		Asy	80	58 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3374W	3000 K				80	60 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3374N	4000 K				80	61 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


NANOLED STEP LIGHT WALL RECESSED Ø85
Nanoled balisage encastré mural Ø85



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3317H	2700 K	**Asymmetric beam with glare shield** Faisceau asymétrique avec cache anti-éblouissement		Asy	80	80 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3317W	3000 K				80	82 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3317N	4000 K				80	85 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


INGROUND WALKOVER
Encastré de sol piétonnier

NANOLED INGROUND WALKOVER Ø30
Nanoled encastré de sol piétonnier Ø30




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3301H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide		79°	90	16 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3301W	3000 K				90	17 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3301N	4000 K				90	19 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3305H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		27°	80	31 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3305W	3000 K				80	31 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3305N	4000 K				80	32 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3306H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		44°	80	32 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3306W	3000 K				80	33 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3306N	4000 K				80	34 lm	0.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

NANOLED INGROUND WALKOVER Ø45
Nanoled encastré de sol piétonnier Ø45




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3330H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide		81°	90	39 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3330W	3000 K				90	41 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3330N	4000 K				90	44 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3340H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		18°	80	77 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3340W	3000 K				80	79 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3340N	4000 K				80	82 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3364H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		31°	80	70 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3364W	3000 K				80	72 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3364N	4000 K				80	74 lm	0.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

NANOLED INGROUND WALKOVER Ø60
Nanoled encastré de sol piétonnier Ø60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3300H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide		78°	90	103 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3300W	3000 K				90	108 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3300N	4000 K				90	116 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3310H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		11°	80	199 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3310W	3000 K				80	205 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3310N	4000 K				80	211 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3384H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		29°	80	196 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3384W	3000 K				80	202 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3384N	4000 K				80	208 lm	2.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


NANOLED INGROUND WALKOVER Ø85
Nanoled encastré de sol piétonnier Ø85



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3311H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide		85°	90	137 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3311W	3000 K				90	144 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3311N	4000 K				90	152 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3312H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		9°	80	246 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3312W	3000 K				80	253 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3312N	4000 K				80	261 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3313H	2700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		24°	80	243 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3313W	3000 K				80	250 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3313N	4000 K				80	257 lm	3.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3315H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur		33°	90	400 lm	5.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3315W	3000 K				90	435 lm	5.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3315N	4000 K				90	477 lm	5.0 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

RECESSED BLADE OF LIGHT FOR WINDOW FRAME
Lame de lumière encastrée pour encadrement de fenêtre

NANOLED FRAME Ø60




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3390H	2700 K	**Protruding diffuser blade of light beam** Diffuseur en saillie faisceau en lame de lumière		109°x11°	80	57 lm	2.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3390W	3000 K				80	67 lm	2.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3390N	4000 K				80	70 lm	2.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


Note: Protruding diffuser not walkover.
Remarque : Diffuseur en saillie non calpestable.

INGROUND WALKOVER BLADE OF LIGHT
Encastré de sol piétonnier lame de lumière

NANOLED FRAME INGROUND WALKOVER Ø85
Nanoled frame encastré de sol piétonnier Ø85



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3316H	2700 K	**Flat diffuser blade of light beam** Diffuseur plat faisceau en lame de lumière		82°x4°	80	71 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3316W	3000 K				80	85 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3316N	4000 K				80	87 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM



Note: We recommend the use of 2 luminaires to illuminate properly the entire opening.
Remarque : Nous recommandons l'utilisation de 2 luminaires pour éclairer correctement l'intégralité de l'ouverture.

"La Briosa" Hotel, Bolzano, Italy - Arch. Felix Perasso and Daniel Tolpeit © Ph. Paolo Stroppa

Compact / Plano

INGROUND WALKOVER WITH STAINLESS STEEL FRONT TRIM (COMPACT)
Encastré de sol piétonnier avec anneau frontal en acier inoxydable (Compact)



Ø 275



Ø 200



∅325 H. 115



L.240 D.320 H. 115

INGROUND WALKOVER FULL GLASS (PLANO)
Encastré de sol piétonnier tout verre (Plano)



Ø 260



Ø 190



Ø 120



∅325 H.100



L.240 D.320 H.100



D.165 H.135


Il Caldaro Restaurant, Perugia, Italy

Compact / Plano

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Front trim in AISI 316L stainless steel or "Full glass". Protective toughened front glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Recessing box in polypropylene included. Corp en aluminium moulé. Habillage avant en AISI 316L acier inoxydable ou « verre plein ». Verre de protection trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé. Boîtier d'encastrement en polypropylène inclus.	**IP RATING** Indice de protection	**IP66 / IP68 1m**	**Full glass** Tout verre **.19 Stainless Steel** Acier inoxydable
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09**	

INGROUND WALKOVER STAINLESS STEEL

Encastré de sol piétonnier acier inoxydable



COMPACT ROUND Ø200 STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS

Compact rond Ø200 acier inoxydable verre transparent


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5110H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	13°	80	973 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5110W	3000 K			80	1003 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5110N	4000 K			80	1033 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5111H	2700 K	**Wide beam with 9 lenses** Faisceau large avec 9 lentilles	32°	80	926 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5111W	3000 K			80	954 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5111N	4000 K			80	982 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

COMPACT ROUND Ø200 STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS

Compact rond Ø200 acier inoxydable verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5181H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	88°	90	318 lm	7.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5181W	3000 K			90	328 lm	7.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5181N	4000 K			90	336 lm	7.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5110 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5110 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



COMPACT ROUND Ø275 STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS

Compact rond Ø275 acier inoxydable verre transparent

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5135H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	13°	80	1821 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5135W	3000 K			80	1876 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5135N	4000 K			80	1931 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5136H	2700 K	**Wide beam with 16 lenses** Faisceau large avec 16 lentilles	32°	80	1624 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5136W	3000 K			80	1673 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5136N	4000 K			80	1722 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

COMPACT ROUND Ø275 STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS


Compact rond Ø275 acier inoxydable verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5128H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	88°	90	493 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5128W	3000 K			90	507 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5128N	4000 K			90	526 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5135 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5135 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

INGROUND WALKOVER FULL GLASS

Encastré de sol piétonnier tout verre



MINIPLANO Ø120 FULL TRANSPARENT GLASS

Miniplano Ø120 tout verre transparent


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5426H	2700 K	**Spot beam with 2 lenses** Faisceau spot avec 2 lentilles	12°	80	451 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5426W	3000 K			80	465 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5426N	4000 K			80	479 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5428H	2700 K	**Wide beam with 2 lenses** Faisceau large avec 2 lentilles	31°	80	395 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5428W	3000 K			80	407 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5428N	4000 K			80	419 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINIPLANO Ø120 FULL ACID-ETCHED GLASS

Miniplano Ø120 tout verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5434H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	86°	90	41 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5434W	3000 K			90	44 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5434N	4000 K			90	47 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.5426 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5426 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



PLANO Ø190 FULL TRANSPARENT GLASS

Plano Ø190 tout verre transparent


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5440H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	13°	80	973 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5440W	3000 K			80	1003 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5440N	4000 K			80	1033 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5441H	2700 K	**Wide beam with 9 lenses** Faisceau large avec 9 lentilles	32°	80	926 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5441W	3000 K			80	954 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5441N	4000 K			80	982 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

PLANO Ø190 FULL ACID-ETCHED GLASS

Plano Ø190 tout verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5451H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	99°	90	234 lm	7.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5451W	3000 K			90	241 lm	7.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5451N	4000 K			90	247 lm	7.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5440 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5440 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



MEGAPLANO Ø260 FULL TRANSPARENT GLASS

Megaplano Ø260 tout verre transparent

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5465H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	13°	80	1821 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5465W	3000 K			80	1876 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5465N	4000 K			80	1931 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5466H	2700 K	**Wide beam with 16 lenses** Faisceau large avec 16 lentilles	32°	80	1624 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5466W	3000 K			80	1673 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5466N	4000 K			80	1722 lm	17.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MEGAPLANO Ø260 FULL ACID-ETCHED GLASS

Megaplano Ø260 tout verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5460H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	99°	90	363 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5460W	3000 K			90	373 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5460N	4000 K			90	387 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.5465 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.5465 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

Zip

INGROUND WALKOVER WITH ALUMINIUM FRONT TRIM
Encastré de sol piétonnier avec anneau frontal en aluminium



Ø 280 Ø 210 Ø 135 Ø 85

INGROUND WALKOVER WITH STAINLESS STEEL FRONT TRIM
Encastré de sol piétonnier avec anneau frontal en acier inoxydable



∅ 280 ∅ 200 ∅ 130 ∅ 85



H.245 H.240 H.135 H.120

"Vie di Romans" winery, Mariano del Friuli, Gorizia, Italy - Arch. Francesco Michelis and Giulia Sacilotto © Ph. Paolo Stroppa

Zip Round

Zip Rond


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Front trim in AISI 316L stainless steel or aluminium. Toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Recessing box in polypropilene included. Boîtier en aluminium moulé. Anneau frontal en AISI 316L acier inoxydable ou aluminium. Diffuseur en verre trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé. Boîtier d'encastrement en polypropylène inclus.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	IP66/IP68 1m
INSULATION CLASS Classe d'isolation	CLASS I ⏚
	CLASS III ◈ (Digital Beam, RGBW)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	IK 09

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.19 Stainless Steel Acier inoxydable

INGROUND WALKOVER ROUND STAINLESS STEEL

Encastré de sol piétonnier rond acier inoxydable



MICROZIP ROUND STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS Ø85

Microzip rond acier inoxydable verre transparent Ø85


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8811H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	13°	80	245 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8811W	3000 K			80	252 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8811N	4000 K			80	259 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

MICROZIP ROUND STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS Ø85

Microzip rond acier inoxydable verre dépoli à l'acide Ø85

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8814H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	80°	90	20 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8814W	3000 K			90	21 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8814N	4000 K			90	23 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.8811 can be supplied with 34°, 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8811 peut être fourni avec des faisceaux de 34°, 65° et 10°x44°.



MINIZIP ROUND STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS Ø130

Minizip rond acier inoxydable verre transparent Ø130


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8831H	2700 K	**Spot beam with 2 lenses** Faisceau spot avec 2 lentilles	13°	80	451 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8831W	3000 K			80	465 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8831N	4000 K			80	479 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8833H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	34°	90	476 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8833W	3000 K			90	518 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8833N	4000 K			90	567 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8832H	2700 K	**Asymmetric beam with 2 lenses** Faisceau asymétrique avec 2 lentilles	Asy	80	447 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8832W	3000 K			80	460 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8832N	4000 K			80	474 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINIZIP ROUND STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS Ø130

Minizip rond acier inoxydable verre dépoli à l'acide Ø130

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8805H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	86°	90	41 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8805W	3000 K			90	44 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8805N	4000 K			90	47 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.8831 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8831 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



ZIP ROUND STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS Ø200

Zip rond acier inoxydable verre transparent Ø200


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8891H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	13°	80	1519 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8891W	3000 K			80	1565 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8891N	4000 K			80	1612 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8893H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	27°	90	1402 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8893W	3000 K			90	1430 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8893N	4000 K			90	1437 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8892H	2700 K	**Asymmetric beam with 9 lenses** Faisceau asymétrique avec 9 lentilles	Asy	80	1610 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8892W	3000 K			80	1659 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8892N	4000 K			80	1708 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8894H	2700 K	**Digital Beam from spot to extra wide** Digital Beam de l'étroit à l'extra-large	10°-49°	90	861 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.8894W	3000 K			90	909 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.8894N	4000 K			90	944 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.8890J	RGBW (W=3000 K)	**Flood beam with 3 lenses** Faisceau diffus avec 3 lentilles	34°	90	642 lm	19.7 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ZIP ROUND STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS Ø200

Zip rond acier inoxydable verre dépoli à l'acide Ø200

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8864H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	82°	90	141 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8864W	3000 K			90	145 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8864N	4000 K			90	148 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.8891 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8891 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



MEGAZIP ROUND STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS Ø280

Megazip rond acier inoxydable verre transparent Ø280

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8500H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	12°	80	3381 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8500W	3000 K			80	3484 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8500N	4000 K			80	3586 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8502H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	3226 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8502W	3000 K			90	3300 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8502N	4000 K			90	3306 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8501H	2700 K	**Asymmetric beam with 16 lenses** Faisceau asymétrique avec 16 lentilles	Asy	80	3496 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8501W	3000 K			80	3602 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8501N	4000 K			80	3708 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8505J	RGBW (W=3000 K)	**Wide beam with 5 lenses** Faisceau large avec 5 lentilles	34°	90	1124 lm	30.4 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM


MEGAZIP ROUND STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS Ø280

Megazip rond acier inoxydable verre dépoli à l'acide Ø280

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8568H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	88°	90	493 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8568W	3000 K			90	507 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8568N	4000 K			90	526 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.8500 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8500 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

INGROUND WALKOVER ROUND ALUMINIUM
Encastré de sol piétonnier rond aluminium




MICROZIP ROUND ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS Ø85
Microzip rond aluminium verre transparent Ø85

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7811H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	13°	80	245 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7811W	3000 K			80	252 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7811N	4000 K			80	259 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

MICROZIP ROUND ALUMINIUM ACID-ETCHED GLASS Ø85
Microzip rond aluminium verre dépoli à l'acide Ø85

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7814H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	80°	90	20 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7814W	3000 K			90	21 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7814N	4000 K			90	23 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.7811 can be supplied with 34°, 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7811 peut être fourni avec des faisceaux de 34°, 65° et 10°x44°.




MINIZIP ROUND ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS Ø130
Minizip rond aluminium verre transparent Ø130

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7831H	2700 K	**Spot beam with 2 lenses** Faisceau spot avec 2 lentilles	13°	80	451 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7831W	3000 K			80	465 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7831N	4000 K			80	479 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7833H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	34°	90	476 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7833W	3000 K			90	518 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7833N	4000 K			90	567 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7832H	2700 K	**Asymmetric beam with 2 lenses** Faisceau asymétrique avec 2 lentilles	Asy	80	447 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7832W	3000 K			80	460 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7832N	4000 K			80	474 lm	5.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINIZIP ROUND ALUMINIUM ACID-ETCHED GLASS Ø130
Minizip rond aluminium verre dépoli à l'acide Ø130

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7805H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	86°	90	41 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7805W	3000 K			90	44 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7805N	4000 K			90	47 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.7831 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7831 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.




ZIP ROUND ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS Ø200
Zip rond aluminium verre transparent Ø200

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7891H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	13°	80	1519 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7891W	3000 K			80	1565 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7891N	4000 K			80	1612 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7893H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	27°	90	1402 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7893W	3000 K			90	1430 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7893N	4000 K			90	1437 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7892H	2700 K	**Asymmetric beam with 9 lenses** Faisceau asymétrique avec 9 lentilles	Asy	80	1610 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7892W	3000 K			80	1659 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7892N	4000 K			80	1708 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ZIP ROUND ALUMINIUM ACID-ETCHED GLASS Ø200
Zip rond aluminium verre dépoli à l'acide Ø200

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7864H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	82°	90	141 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7864W	3000 K			90	145 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7864N	4000 K			90	148 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.7891 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7891 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



MEGAZIP ROUND ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS Ø280
Megazip rond aluminium verre transparent Ø280

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8570H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	12°	80	3381 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8570W	3000 K			80	3484 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8570N	4000 K			80	3586 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8572H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	3226 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8572W	3000 K			90	3300 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8572N	4000 K			90	3306 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8571H	2700 K	**Asymmetric beam with 16 lenses** Faisceau asymétrique avec 16 lentilles	Asy	80	3496 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8571W	3000 K			80	3602 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8571N	4000 K			80	3708 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MEGAZIP ROUND ALUMINIUM ACID-ETCHED GLASS Ø280
Megazip rond aluminium verre dépoli à l'acide Ø280

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8578H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	88°	90	493 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8578W	3000 K			90	507 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8578N	4000 K			90	526 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.8570 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8570 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

Kilden Concert Hall, Kristiansand, Norway © Ph. Halvor Gudim / Fagerhult AS


Zip Square

Zip Carré

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Front trim in AISI 316L stainless steel or aluminium. Toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Recessing box in polypropilene included. Corp en aluminium moulé. Anneau frontal en AISI 316L acier inoxydable ou aluminium. Diffuseur en verre trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé. Boîtier d'encastrement en polypropylène inclus.	**IP RATING** Indice de protection	**IP66/IP68 1m**	**.09 Black** Noir **.19 Stainless Steel** Acier inoxydable
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** **CLASS III (RGBW)**	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09**	

INGROUND WALKOVER SQUARE STAINLESS STEEL

Encastré de sol piétonnier carré acier inoxydable



MICROZIP SQUARE STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS ∅ 85

Microzip carré acier inoxydable verre transparent ∅ 85


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8815H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	13°	80	245 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8815W	3000 K			80	252 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8815N	4000 K			80	259 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

MICROZIP SQUARE STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS ∅ 85

Microzip carré acier inoxydable verre dépoli à l'acide ∅ 85

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8819H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	80°	90	20 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8819W	3000 K			90	21 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8819N	4000 K			90	23 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.8815 can be supplied with 34°, 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8815 peut être fourni avec des faisceaux de 34°, 65° et 10°x44°.



MINIZIP SQUARE STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS ∅ 130

Minizip carré acier inoxydable verre transparent ∅ 130


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8835H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles	13°	80	675 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8835W	3000 K			80	696 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8835N	4000 K			80	716 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8837H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	34°	90	476 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8837W	3000 K			90	518 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8837N	4000 K			90	567 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8836H	2700 K	**Asymmetric beam with 4 lenses** Faisceau asymétrique avec 4 lentilles	Asy	80	676 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8836W	3000 K			80	696 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8836N	4000 K			80	716 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINIZIP SQUARE STAINLESS ACID-ETCHED GLASS ∅ 130

Minizip carré acier inoxydable verre dépoli à l'acide ∅ 130

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8825H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	86°	90	41 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8825W	3000 K			90	44 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.8825N	4000 K			90	47 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.8835 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8835 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



ZIP SQUARE STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS ∅ 200

Zip carré acier inoxydable verre transparent ∅ 200


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8895H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	13°	80	1519 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8895W	3000 K			80	1565 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8895N	4000 K			80	1612 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8897H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	27°	90	1402 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8897W	3000 K			90	1430 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8897N	4000 K			90	1437 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8896H	2700 K	**Asymmetric beam with 9 lenses** Faisceau asymétrique avec 9 lentilles	Asy	80	1610 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8896W	3000 K			80	1659 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8896N	4000 K			80	1708 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8899J	RGBW (W=3000 K)	**Flood beam with 3 lenses** Faisceau diffus avec 3 lentilles	34°	90	642 lm	19.7 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ZIP SQUARE STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS ∅ 200

Zip carré acier inoxydable verre dépoli à l'acide ∅ 200

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8884H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	82°	90	141 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8884W	3000 K			90	145 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8884N	4000 K			90	148 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.8895 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8895 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



MEGAZIP SQUARE STAINLESS STEEL TRANSPARENT GLASS ∅ 280

Megazip carré acier inoxydable verre transparent ∅ 280

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8580H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	12°	80	3381 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8580W	3000 K			80	3484 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8580N	4000 K			80	3586 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8582H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	3226 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8582W	3000 K			90	3300 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8582N	4000 K			90	3306 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8581H	2700 K	**Asymmetric beam with 16 lenses** Faisceau asymétrique avec 16 lentilles	Asy	80	3496 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8581W	3000 K			80	3602 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8581N	4000 K			80	3708 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8585J	RGBW (W=3000 K)	**Flood beam with 5 lenses** Faisceau diffus avec 5 lentilles	34°	90	1124 lm	30.4 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM


MEGAZIP SQUARE STAINLESS STEEL ACID-ETCHED GLASS ∅ 280

Megazip carré acier inoxydable verre dépoli à l'acide ∅ 280

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8588H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	88°	90	493 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8588W	3000 K			90	507 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8588N	4000 K			90	526 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.8580 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8580 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

INGROUND WALKOVER SQUARE ALUMINIUM
Encastré de sol piétonnier carré aluminium




MICROZIP SQUARE ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS ∅ 85
Microzip carré aluminium verre transparent ∅ 85

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7815H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	13°	80	245 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7815W	3000 K			80	252 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7815N	4000 K			80	259 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

MICROZIP SQUARE ALUMINIUM ACID-ETCHED GLASS ∅ 85
Microzip carré aluminium verre dépoli à l'acide ∅ 85

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7819H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	80°	90	20 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7819W	3000 K			90	21 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7819N	4000 K			90	23 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.7815 can be supplied with 34°, 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7815 peut être fourni avec des faisceaux de 34°, 65° et 10°x44°.




MINIZIP SQUARE ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS ∅ 130
Minizip carré aluminium verre transparent ∅ 130

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7835H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles	13°	80	675 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7835W	3000 K			80	696 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7835N	4000 K			80	716 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7837H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	34°	90	476 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7837W	3000 K			90	518 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7837N	4000 K			90	567 lm	8.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7836H	2700 K	**Asymmetric beam with 4 lenses** Faisceau asymétrique avec 4 lentilles	Asy	80	676 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7836W	3000 K			80	696 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7836N	4000 K			80	716 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINIZIP SQUARE ALUMINIUM ACID-ETCHED GLASS ∅ 130
Minizip carré aluminium verre dépoli à l'acide ∅ 130

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7825H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	86°	90	41 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7825W	3000 K			90	44 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7825N	4000 K			90	47 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.7835 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7835 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.




ZIP SQUARE ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS ∅ 200
Zip carré aluminium verre transparent ∅ 200

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7895H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	13°	80	1519 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7895W	3000 K			80	1565 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7895N	4000 K			80	1612 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7897H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	27°	90	1402 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7897W	3000 K			90	1430 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7897N	4000 K			90	1437 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7896H	2700 K	**Asymmetric beam with 9 lenses** Faisceau asymétrique avec 9 lentilles	Asy	80	1610 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7896W	3000 K			80	1659 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7896N	4000 K			80	1708 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ZIP SQUARE ALUMINIUM ACID-ETCHED GLASS ∅ 200
Zip carré aluminium verre dépoli à l'acide ∅ 200

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7884H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	82°	90	141 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7884W	3000 K			90	145 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7884N	4000 K			90	148 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.7895 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7895 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



MEGAZIP SQUARE ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS ∅ 280
Megazip carré aluminium verre transparent ∅ 280

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8590H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	12°	80	3381 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8590W	3000 K			80	3484 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8590N	4000 K			80	3586 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8592H	2700 K	**Medium beam with reflector** Faisceau moyen avec réflecteur	30°	90	3226 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8592W	3000 K			90	3300 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8592N	4000 K			90	3306 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8591H	2700 K	**Asymmetric beam with 16 lenses** Faisceau asymétrique avec 16 lentilles	Asy	80	3496 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8591W	3000 K			80	3602 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8591N	4000 K			80	3708 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MEGAZIP SQUARE ALUMINIUM ACID-ETCHED GLASS ∅ 280
Megazip carré aluminium verre dépoli à l'acide ∅ 280

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.8598H	2700 K	**Diffused beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	88°	90	493 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8598W	3000 K			90	507 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.8598N	4000 K			90	526 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.8590 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.8590 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

Musée du Château de Mayenne, Mayenne, France © Simes S.p.A.

Ring

INGROUND DRIVEOVER WITH STAINLESS STEEL FRONT TRIM
Encastré de sol carrossable avec anneau frontal en acier inoxydable



Ø 315 | Ø 235 | Ø 165 | Ø 113



H.200 | H.195 | H.175 | H.175




Groupama Aréna, Budapest, Hungary © Ph. Tamás Bujnovszky / Be light Kft

Ring

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast aluminum housing. Front trim in AISI 316L stainless steel. Protective toughened glass. **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** **Recessing box in polypropilene included.** Corp en aluminium moulé. Anneau frontal en AISI 316L acier inoxydable. Verre de protection trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** Indice de protection	**IP66 / IP68 1m**	**.19 Stainless Steel** Acier inoxydable
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I** ⏚	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**	

INGROUND DRIVEOVER
Encastré de sol carrossable




MICRORING Ø113 TRANSPARENT GLASS
Microring Ø113 verre transparent

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7900H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille	13°	80	245 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7900W	3000 K			80	252 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7900N	4000 K			80	259 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

MICRORING Ø113 ACID-ETCHED GLASS
Microring Ø113 verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4946H	2700 K	**Flood beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	80°	90	20 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4946W	3000 K			90	21 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4946N	4000 K			90	23 lm	2.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

Note: On request, with no surcharge, S.7900 can be supplied with 34°, 65°, asymmetric e 10°x44°.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7900 peut être fourni avec des faisceaux de 34°, 65°, asymétrique et 10°x44°.




MINIRING Ø165 TRANSPARENT GLASS
Miniring Ø165 verre transparent

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7910H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles	13°	80	675 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7910W	3000 K			80	696 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7910N	4000 K			80	716 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7912H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	34°	90	476 lm	8.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7912W	3000 K			90	518 lm	8.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7912N	4000 K			90	567 lm	8.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7911H	2700 K	**Asymmetric beam with 4 lenses** aisceau asymétrique avec 4 lentilles	Asy	80	676 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7911W	3000 K			80	696 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7911N	4000 K			80	716 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIRING Ø165 ACID-ETCHED GLASS
Miniring Ø165 verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4957H	2700 K	**Flood beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	86°	90	55 lm	4.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4957W	3000 K			90	57 lm	4.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4957N	4000 K			90	58 lm	4.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.7910 can be supplied with 65° e 10°x44°.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7910 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.




RING Ø235 TRANSPARENT GLASS
Ring Ø235 verre transparent

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7920H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles	13°	80	1519 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7920W	3000 K			80	1565 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7920N	4000 K			80	1612 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7922H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	27°	90	1402 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7922W	3000 K			90	1430 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7922N	4000 K			90	1437 lm	14.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7921H	2700 K	**Asymmetric beam with 9 lenses** Faisceau asymétrique avec 9 lentilles	Asy	80	1610 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7921W	3000 K			80	1659 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7921N	4000 K			80	1708 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

RING Ø235 ACID-ETCHED GLASS
Ring Ø235 verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4971H	2700 K	**Flood beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	82°	90	141 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4971W	3000 K			90	145 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4971N	4000 K			90	148 lm	8.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: On request, with no surcharge, S.7920 can be supplied with 65° e 10°x44°.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7920 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



MEGARING Ø315 TRANSPARENT GLASS
Megaring Ø315 verre transparent

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7930H	2700 K	**Spot beam with 16 lenses** Faisceau spot avec 16 lentilles	12°	80	3381 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7930W	3000 K			80	3484 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7930N	4000 K			80	3586 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7932H	2700 K	**Wide beam with reflector** Faisceau large avec réflecteur	30°	90	3226 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7932W	3000 K			90	3300 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7932N	4000 K			90	3306 lm	30.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7931H	2700 K	**Asymmetric beam with 16 lenses** Faisceau asymétrique avec 16 lentilles	Asy	80	3496 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7931W	3000 K			80	3602 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7931N	4000 K			80	3708 lm	33.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push


MEGARING Ø315 ACID-ETCHED GLASS
Megaring Ø315 verre dépoli à l'acide

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4908H	2700 K	**Flood beam acid-etched glass** Faisceau diffus verre dépoli à l'acide	88°	90	493 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4908W	3000 K			90	507 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4908N	4000 K			90	526 lm	10.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push


Note: On request, with no surcharge, S.7930 can be supplied with 65° e 10°x44°.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.7930 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.

Suit

ONGROUND DRIVEOVER Balisage carrossable



Ø 125 H.30 Ø 185 H.41 Ø 235 H.50



Plaza Europa / Puig Tower, Barcelona, Spain - Arch. Rafael Moneo, Lucho Marcial and GCA Arquitectos



Maina headquarters, Fossano, Cuneo, Italy - Arch. Gianni Arnaudo © Ph. Mario Bertani

Suit


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Steel screws with anticorrosive coating.** **Reflector in polymers covered with aluminium.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Réflecteur en polymère revêtu d'aluminium. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66 / IP68 1m**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III (Microsuit)**
	CLASS I (Minisuit, Suit)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé
PATENTED Breveté


ONGROUND DRIVEOVER
Balisage carrossable

MICROSUIT Ø125 1 WINDOW 90°
Microsuit Ø125 1 fenêtre 90°




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5681H	2700 K	**1 window with 1 lens** 1 fenêtre avec 1 lentille		80	12 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM
S.5681W	3000 K			80	12 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM
S.5681N	4000 K			80	13 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM

MICROSUIT Ø125 2 OPPOSITE WINDOWS 90°
Microsuit Ø125 2 fenêtres opposées 90°




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5683H	2700 K	**2 opposite windows with 1 lens** 2 fenêtres opposées avec 1 lentille		80	25 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM
S.5683W	3000 K			80	25 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM
S.5683N	4000 K			80	26 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM

MICROSUIT Ø125 4 WINDOWS 90°
Microsuit Ø125 4 fenêtres 90°



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5685H	2700 K	**4 windows with 1 lens** 4 fenêtres avec 1 lentille		80	45 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM
S.5685W	3000 K			80	47 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM
S.5685N	4000 K			80	48 lm	2.2 W	Max 700mA remote (p.555)	PWM




ACCESSORIES FOR ALL MICROSUIT VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Microsuit

S.5680 Flange ti be buried for Microsuit Bride à enterrer pour Microsuit


Note: For applications in driveable areas, Microsuit must be installed with a drive-over anchoring flange.
Maximum load: 4000 kg at a maximum speed of 10 km/h.
Remarque : Pour les applications dans les zones de circulation, le modèle Microsuit doit être installé avec une bride d'ancrage pour le passage des véhicules. Charge maximale : 4000 kg à une vitesse maximum de 10 km/h.

MINISUIT Ø185 1 WINDOW 90°
Minisuit Ø185 1 fenêtre 90°




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5695H	2700 K	**1 window with 1 reflector** 1 fenêtre avec 1 réflecteur		80	60 lm	1.8 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5695W	3000 K			80	61 lm	1.8 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5695N	4000 K			80	63 lm	1.8 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINISUIT Ø185 2 ALIGNED WINDOWS 90°
Minisuit Ø185 2 fenêtres alignées 90°




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5696H	2700 K	**2 aligned windows with 2 reflectors** 2 fenêtres alignées avec 2 réflecteurs		80	127 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5696W	3000 K			80	131 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5696N	4000 K			80	135 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINISUIT Ø185 2 OPPOSITE WINDOWS 90°
Minisuit Ø185 2 fenêtres opposées 90°




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5697H	2700 K	**2 opposite windows with 2 reflectors** 2 fenêtres opposées avec 2 réflecteurs		80	126 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5697W	3000 K			80	130 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5697N	4000 K			80	134 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF

MINISUIT Ø185 4 WINDOWS 90°
Minisuit Ø185 4 fenêtres 90°



CODE	CCT	OPTIC	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5698H	2700 K	**4 windows with 4 reflectors** 4 fenêtres avec 4 réflecteurs	80	245 lm	5.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5698W	3000 K		80	253 lm	5.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5698N	4000 K		80	260 lm	5.2 W	220-240 Vac	ON-OFF




ACCESSORIES FOR ALL MINISUIT VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Minisuit

S.5699 Flange to be buried for Minisuit Bride à enterrer pour Minisuit


Note: For applications in driveable areas, Minisuit must be installed with a drive-over anchoring flange.
Maximum load: 4000 kg at a maximum speed of 10 km/h.
Remarque : Pour les applications dans les zones de circulation, le modèle Minisuit doit être installé avec une bride d'ancrage pour le passage des véhicules. Charge maximale : 4000 kg à une vitesse maximum de 10 km/h.

SUIT Ø235 1 WINDOW 90°
Suit Ø235 1 fenêtre 90°




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5691H	2700 K	**1 window with 1 reflector** 1 fenêtre avec 1 réflecteur		80	84 lm	3.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5691W	3000 K			80	87 lm	3.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5691N	4000 K			80	89 lm	3.4 W	220-240 Vac	ON-OFF

SUIT Ø235 2 ALIGNED WINDOWS 90°
Suit Ø235 2 fenêtres alignées 90°




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5692H	2700 K	**2 aligned windows with 2 reflectors** 2 fenêtres alignées avec 2 réflecteurs		80	166 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5692W	3000 K			80	171 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5692N	4000 K			80	176 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

SUIT Ø235 2 OPPOSITE WINDOWS 90°
Suit Ø235 2 fenêtres opposées 90°




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5693H	2700 K	**2 opposite windows with 2 reflectors** 2 fenêtres opposées avec 2 réflecteurs		80	163 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5693W	3000 K			80	168 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5693N	4000 K			80	173 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

SUIT Ø235 4 WINDOWS 90°
Suit Ø235 4 fenêtres 90°



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5694H	2700 K	**4 windows with 4 reflectors** 4 fenêtres avec 4 réflecteurs		80	239 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5694W	3000 K			80	247 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.5694N	4000 K			80	254 lm	7.5 W	220-240 Vac	ON-OFF



ACCESSORIES FOR ALL SUIT VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Suit

S.5690 Flange to be buried for Suit Bride à enterrer pour Suit

Note: For applications in driveable areas, Suit must be installed with a drive-over anchoring flange.
Maximum load: 4000 kg at a maximum speed of 10 km/h.
Remarque : Pour les applications dans les zones de circulation, le modèle Suit doit être installé avec une bride d'ancrage pour le passage des véhicules.Charge maximale : 4000 kg à une vitesse maximum de 10 km/h.

Over-all


ONGROUND UP-LIGHT NOT WALKOVER Balisage en saillie, non piétonnier



Ø 260 H.31

Ø 200 H.29

Ø 120 H.27



Punto Vespa, Corte Franca, Brescia, Italy © Ph. Simes S.p.A.


Over-all

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	**GENERAL INFORMATION** Informations générales		**COLOUR CODES** Codes couleur
Die-cast aluminium housing **Transparent protective toughened glass.** **Steel fixing clips with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Attaches de fixation en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.	**IP RATING** Indice de protection	**IP66/IP68 1m**	**.14 Aluminium Grey** Gris aluminium **.24 Anthracite Grey** Gris anthracite
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III** ◈	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07 (Mini Over-all)**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé
		IK 08 (Micro Over-all)	
		IK 09 (Over-all)	

ONGROUND UP-LIGHT NOT WALKOVER

Balisage en saillie, non piétonnier

MICRO OVER-ALL 1 LED Ø120



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1925H	2700 K	**Asymmetric beam with 1 lens** Faisceau asymétrique avec 1 lentille		Asy	80	237 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1925W	3000 K				80	244 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1925N	4000 K				80	251 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1920H	2700 K	**Spot beam with 1 lens** Faisceau spot avec 1 lentille		12°	80	256 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1920W	3000 K				80	264 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1920N	4000 K				80	372 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1921H	2700 K	**Wide beam with 1 lens** Faisceau large avec 1 lentille		32°	80	245 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1921W	3000 K				80	252 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1921N	4000 K				80	259 lm	2.2 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM


Note: On request, with no surcharge, S.1920 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1920 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



ACCESSORIES FOR MICRO OVER-ALL Accessoires pour Micro Over-all


S.1014 Spike for Micro Over-all Piquet pour Micro Over-all

MINI OVER-ALL 4 LED Ø200



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1905H	2700 K	**Asymmetric beam with 4 lenses** Faisceau asymétrique avec 4 lentilles		Asy	80	920 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1905W	3000 K				80	948 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1905N	4000 K				80	976 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1900H	2700 K	**Spot beam with 4 lenses** Faisceau spot avec 4 lentilles		12°	80	1010 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1900W	3000 K				80	1041 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1900N	4000 K				80	1072 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1901H	2700 K	**Wide beam with 4 lenses** Faisceau large avec 4 lentilles		33°	80	970 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1901W	3000 K				80	999 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1901N	4000 K				80	1028 lm	8.3 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM


Note: On request, with no surcharge, S.1900 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1900 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



ACCESSORIES FOR MINI OVER-ALL Accessoires pour Mini Over-all


S.3524 Spike for Mini Over-all Piquet pour Mini Over-all

OVER-ALL 9 LED Ø260



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1915H	2700 K	**Asymmetric beam with 9 lenses** Faisceau asymétrique avec 9 lentilles		Asy	80	2057 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1915W	3000 K				80	2120 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1915N	4000 K				80	2183 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1910H	2700 K	**Spot beam with 9 lenses** Faisceau spot avec 9 lentilles		12°	80	2233 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1910W	3000 K				80	2301 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1910N	4000 K				80	2369 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1911H	2700 K	**Wide beam with 9 lenses** Faisceau large avec 9 lentilles		34°	80	2147 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1911W	3000 K				80	2212 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM
S.1911N	4000 K				80	2277 lm	18.7 W	Max 700 mA remote (p.555)	PWM

Note: On request, with no surcharge, S.1910 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.
Remarque : Sur demande, sans frais supplémentaires, le S.1910 peut être fourni avec des faisceaux de 65° et 10°x44°.



ACCESSORIES FOR OVER-ALL Accessoires pour Over-all

S.3524 Spike for Over-all Piquet pour Over-all

Shell

WALL RECESSED Encastré mural





Ø 100 H.22

INGROUND NOT WALKOVER Encastré de sol pas pour zones piétonnes



Ø 100 H.22





Shell

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Optic with radial lens.** **Polycarbonate diffuser.** **Pre-wired luminaire.** **Polypropylene recessing box included.** Corp en aluminium moulé. Optique à lentille radiale. Diffuseur en polycarbonate. Luminaire pré-câblé. Boîtier d'encastrement en polypropylène inclus.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66 / IP68 1m (Inground)**
	IP66 (Wall recessed)
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


WALL RECESSED
Encastré mural

SHELL WALL RECESSED Ø100 1 WIDE WINDOW 1 NARROW WINDOW
Shell encastré mural Ø100 1 fenêtre large 1 fenêtre étroite



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4205H	2700 K	**1 wide window + 1 narrow window** 1 fenêtre large + 1 fenêtre étroite		80	31 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.4205W	3000 K			80	33 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.4205N	4000 K			80	35 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


SHELL WALL RECESSED Ø100 2 WIDE WINDOWS
Shell encastré mural Ø100 2 fenêtres larges



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4202H	2700 K	**2 wide windows** 2 fenêtres larges		80	59 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.4202W	3000 K			80	64 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.4202N	4000 K			80	69 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

INGROUND NOT WALKOVER
Encastré de sol pas pour zones piétonnes

SHELL INGROUND Ø100 1 WIDE WINDOW
Shell encastré de sol Ø100 1 fenêtre large



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4200H	2700 K	**1 wide window** 1 fenêtre large		80	38 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.4200W	3000 K			80	41 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.4200N	4000 K			80	44 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

Stick

BOLLARD Borne



Ø 76 H.800

Ø 76 H.360

Ø 38 H.220

Stick


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium structure. Extruded aluminum bollard. Stick with transparent toughened glass. Ministick with opal resin diffuser. **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Structure en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Stick avec verre trempé transparent. Ministick avec diffuseur en résine opale. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP54**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I ⏚ (Stick)**
	CLASS III ◈ (Ministick)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


BOLLARD Ø38
Borne Ø38

MINISTICK Ø38 H220 180°




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2080H	2700 K		80	81 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2080W	3000 K		80	83 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2080N	4000 K		80	85 lm	3.1 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

MINISTICK Ø38 H220 360°



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2081H	2700 K		80	172 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2081W	3000 K		80	177 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2081N	4000 K		80	182 lm	5.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM




ACCESSORIES FOR ALL MINISTICK VERSIONS Accessoires pour tous les Ministick

S.2088 Spike for Ministick Piquet pour Ministick


BOLLARD Ø76
Borne Ø76

STICK Ø76 H360 180°




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2090H	2700 K		80	165 lm	7.5 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.2090W	3000 K		80	178 lm	7.5 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.2090N	4000 K		80	191 lm	7.5 W	220-240Vac	Dali2/Push

STICK Ø76 H360 360°




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2091H	2700 K		80	326 lm	13.6 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.2091W	3000 K		80	352 lm	13.6 W	220-240Vac	Dali2/Push
S.2091N	4000 K		80	378 lm	13.6 W	220-240Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL STICK H360 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Stick H360

S.2098 Spike for Stick H360 Piquet pour Stick H360




S.2099 Flange to be buried for Stick Bride à enterrer pour Stick

STICK Ø76 H800 180°




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2095H	2700 K		80	165 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2095W	3000 K		80	178 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2095N	4000 K		80	191 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

STICK Ø76 H800 360°



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2096H	2700 K		80	326 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2096W	3000 K		80	352 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2096N	4000 K		80	378 lm	13.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL STICK VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Stick

S.2099 Flange to be buried for Stick Bride à enterrer pour Stick

Field

POLE Mât



Ø200 H.2400

BOLLARD Borne



Ø200 H.870 Ø200 H.310 Ø150 H.815 Ø150 H.255


Field

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminum housing. **Extruded aluminum bollard.** **Transparent protective toughened front glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65 (Motion sensor and electrical plug)**
	IP66
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10 (Bollard)**
	IK 05 (Motion sensor and electrical plug)

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
Wings and cone always black (.09) Ailettes et cône toujours noirs (.09)
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

BOLLARD Ø150
Borne Ø150




FIELD 4 LED Ø150 H255 180°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4000H	2700 K	**180° 4 windows** 180° 4 fenêtres		80	304 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4000W	3000 K			80	308 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4000N	4000 K			80	317 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

FIELD 8 LED Ø150 H255 360°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4002H	2700 K	**360° 8 windows** 360° 8 fenêtres		80	623 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4002W	3000 K			80	631 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4002N	4000 K			80	648 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push




FIELD 4 LED Ø150 H815 180°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4004H	2700 K	**180° 4 windows** 180° 4 fenêtres		80	304 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4004W	3000 K			80	308 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4004N	4000 K			80	317 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push


FIELD 8 LED Ø150 H815 360°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4005H	2700 K	**360° 8 windows** 360° 8 fenêtres		80	623 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4005W	3000 K			80	631 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4005N	4000 K			80	648 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL FIELD Ø150 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Field Ø150

S.4009 Flange to be buried for Field Ø150 Bride à enterrer pour Field Ø150




FIELD 4 LED Ø150 H815 180° WITH IP65 ELECTRICAL PLUG
Field 4 led Ø150 H815 180° avec prise électrique IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4004HPLG1	2700 K	**180° 4 windows** 180° 4 fenêtres		80	304 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4004WPLG1	3000 K			80	308 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4004NPLG1	4000 K			80	317 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

FIELD 8 LED Ø150 H815 360° WITH IP65 ELECTRICAL PLUG
Field 8 led Ø150 H815 360° avec prise électrique IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4005HPLG1	2700 K	**360° 8 windows** 360° 8 fenêtres		80	623 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4005WPLG1	3000 K			80	631 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4005NPLG1	4000 K			80	648 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push



FIELD 4 LED Ø150 H815 180° WITH MASTER MOTION SENSOR IP65
Field 4 led Ø150 H815 180° avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4004HSEN1	2700 K	**180° 4 windows** 180° 4 fenêtres		80	304 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4004WSEN1	3000 K			80	308 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4004NSEN1	4000 K			80	317 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

FIELD 8 LED Ø150 H815 360° WITH MASTER MOTION SENSOR IP65
Field 8 led Ø150 H815 360° avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4005HSEN1	2700 K	**360° 8 windows** 360° 8 fenêtres		80	623 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4005WSEN1	3000 K			80	631 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4005NSEN1	4000 K			80	648 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER peut être programmé via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.


FIELD 4 LED Ø150 H815 180° WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65
Field 4 led Ø150 H815 180° avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4004HSEN2	2700 K	**180° 4 windows** 180° 4 fenêtres		80	304 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4004WSEN2	3000 K			80	308 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4004NSEN2	4000 K			80	317 lm	6.2 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

FIELD 8 LED Ø150 H815 360° WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65
Field 8 led Ø150 H815 360° avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4005HSEN2	2700 K	**360° 8 windows** 360° 8 fenêtres		80	623 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4005WSEN2	3000 K			80	631 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4005NSEN2	4000 K			80	648 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement ESCLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.




ACCESSORIES FOR ALL FIELD Ø150 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Field Ø150

S.4009 Flange to be buried for Field Ø150 Bride à enterrer pour Field Ø150

BOLLARD Ø200

Borne Ø200




FIELD 6 LED Ø200 H310 180°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4010H	2700 K	**180° 6 windows** 180° 6 fenêtres		80	718 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4010W	3000 K			80	746 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4010N	4000 K			80	789 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

FIELD 12 LED Ø200 H310 360°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4012H	2700 K	**360° 12 windows** 360° 12 fenêtres		80	1388 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4012W	3000 K			80	1442 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4012N	4000 K			80	1524 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push




FIELD 6 LED Ø200 H870 180°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4014H	2700 K	**180° 6 windows** 180° 6 fenêtres		80	718 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4014W	3000 K			80	746 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4014N	4000 K			80	789 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

FIELD 12 LED Ø200 H870 360°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4015H	2700 K	**360° 12 windows** 360° 12 fenêtres		80	1388 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4015W	3000 K			80	1442 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4015N	4000 K			80	1524 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push



FIELD 6 LED Ø200 H870 180° WITH IP65 ELECTRICAL PLUG


Field 6 led Ø200 H870 180° avec prise électrique IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4014HPLG1	2700 K	**180° 6 windows** 180° 6 fenêtres		80	718 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4014WPLG1	3000 K			80	746 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4014NPLG1	4000 K			80	789 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

FIELD 12 LED Ø200 H870 360° WITH IP65 ELECTRICAL PLUG


Field 12 led Ø200 H870 360° avec prise électrique IP65


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4015HPLG1	2700 K	**360° 12 windows** 360° 12 fenêtres		80	1388 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4015WPLG1	3000 K			80	1442 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4015NPLG1	4000 K			80	1524 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL FIELD Ø200 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Field Ø200

S.4171 Flange to be buried for Field Ø200 Bride à enterrer pour Field Ø200







FIELD 6 LED Ø200 H870 180° WITH MASTER MOTION SENSOR IP65

Field 6 led Ø200 H870 180° avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4014HSEN1	2700 K	**180° 6 windows** 180° 6 fenêtres		80	718 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4014WSEN1	3000 K			80	746 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4014NSEN1	4000 K			80	789 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

FIELD 12 LED Ø200 H870 360° WITH MASTER MOTION SENSOR IP65

Field 12 led Ø200 H870 360° avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4015HSEN1	2700 K	**360° 12 windows** 360° 12 fenêtres		80	1388 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4015WSEN1	3000 K			80	1442 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4015NSEN1	4000 K			80	1524 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER peut être programmé via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.

FIELD 6 LED Ø200 H870 180° WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65

Field 6 led Ø200 H870 180° avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4014HSEN2	2700 K	**180° 6 windows** 180° 6 fenêtres		80	718 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4014WSEN2	3000 K			80	746 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4014NSEN2	4000 K			80	789 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

FIELD 12 LED Ø200 H870 360° WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65

Field 12 led Ø200 H870 360° avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4015HSEN2	2700 K	**360° 12 windows** 360° 12 fenêtres		80	1388 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4015WSEN2	3000 K			80	1442 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4015NSEN2	4000 K			80	1524 lm	19.3 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement ESCLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.

ACCESSORIES FOR ALL FIELD Ø200 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Field Ø200

S.4171 Flange to be buried for Field Ø200 Bride à enterrer pour Field Ø200

FIELD 6 LED Ø200 H2400 180°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4017H	2700 K	**180° 6 windows** 180° 6 fenêtres		80	1111 lm	15.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4017W	3000 K			80	1154 lm	15.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4017N	4000 K			80	1219 lm	15.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

FIELD 12 LED Ø200 H2400 360°

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4018H	2700 K	**360° 12 windows** 360° 12 fenêtres		80	2221 lm	29.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4018W	3000 K			80	2308 lm	29.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4018N	4000 K			80	2439 lm	29.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR FIELD Ø200 H2400 Accessoires pour Field Ø200 H2400

S.4129 Fixing base to be buried for Field Ø200 H2400 Base de fixation à enterrer Field Ø200 H2400

Tonight

BOLLARD Borne



Ø 250 H.900 | Ø 200 H.800 | Ø 250 H.275 | Ø 200 H.220


Tonight

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Extruded aluminium pole.** **Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Mât en aluminium extrudé. Diffuseur en verre trempé ultra-trasparent depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65 (Electrical plug and motion sensor)**
	IP66
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09 (Bollard)**
	IK 05 (Electrical plug and motion sensor)

COLOUR CODES Codes couleur
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé
PATENTED Breveté

BOLLARD Ø200
Borne Ø200




TONIGHT Ø200 H220 180°

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2100H	2700 K		80	324 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2100W	3000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2100N	4000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

TONIGHT Ø200 H220 360°

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2101H	2700 K		80	683 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2101W	3000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2101N	4000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push




TONIGHT Ø200 H800 180°

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2110H	2700 K		80	324 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2110W	3000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2110N	4000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push


TONIGHT Ø200 H800 360°

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2111H	2700 K		80	683 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2111W	3000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2111N	4000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL TONIGHT Ø200 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Tonight Ø200

S.4171 Flange to be buried for Tonight Ø200 Bride à enterrer pour Tonight Ø200




TONIGHT Ø200 H800 180° WITH IP65 ELECTRICAL PLUG
Tonight Ø200 H800 180° avec prise électrique IP65

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2110HPLG1	2700 K		80	324 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2110WPLG1	3000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2110NPLG1	4000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

TONIGHT Ø200 H800 360° WITH IP65 ELECTRICAL PLUG
Tonight Ø200 H800 360° avec prise électrique IP65

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2111HPLG1	2700 K		80	683 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2111WPLG1	3000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2111NPLG1	4000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push



TONIGHT Ø200 H800 180° WITH MASTER MOTION SENSOR IP65
Tonight Ø200 H800 180° avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2110HSEN1	2700 K		80	324 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.2110WSEN1	3000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.2110NSEN1	4000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

TONIGHT Ø200 H800 360° WITH MASTER MOTION SENSOR IP65
Tonight Ø200 H800 360° avec détecteur de mouvement MASTER IP65

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2111HSEN1	2700 K		80	683 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.2111WSEN1	3000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.2111NSEN1	4000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER peut être programmé via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.


TONIGHT Ø200 H800 180° WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65
Tonight Ø200 H800 180° avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2110HSEN2	2700 K		80	324 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.2110WSEN2	3000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.2110NSEN2	4000 K		80	385 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

TONIGHT Ø200 H800 360° WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65
Tonight Ø200 H800 360° avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2111HSEN2	2700 K		80	683 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.2111WSEN2	3000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.2111NSEN2	4000 K		80	811 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement ESCLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.



ACCESSORIES FOR ALL TONIGHT Ø200 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Tonight Ø200


S.4171 Flange to be buried for Tonight Ø200 Bride à enterrer pour Tonight Ø200



BOLLARD Ø250

Borne Ø250

SIMES




TONIGHT Ø250 H275 180°

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2113H	2700 K		80	580 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2113W	3000 K		80	689 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2113N	4000 K		80	689 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push

TONIGHT Ø250 H275 360°

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2114H	2700 K		80	1262 lm	47 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2114W	3000 K		80	1500 lm	47 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2114N	4000 K		80	1500 lm	47 W	220-240 Vac	Dali2/Push




TONIGHT Ø250 H900 180°

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2115H	2700 K		80	580 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2115W	3000 K		80	689 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2115N	4000 K		80	689 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push

TONIGHT Ø250 H900 360°

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2116H	2700 K		80	1262 lm	47 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2116W	3000 K		80	1500 lm	47 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2116N	4000 K		80	1500 lm	47 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL TONIGHT Ø250 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Tonight Ø250

S.2119 Flange to be buried for Tonight Ø250 Bride à enterrer pour Tonight Ø250

Ikonic

POLE Mât



BOLLARD Borne



Ø 200 H.2410 | Ø 200 H.890 | Ø 200 H.410 | Ø 140 H.750 | Ø 140 H.315 | Ø 102 H.500



Vicarage House, Palazzago, Bergamo, Italy © Ph. Paolo Stroppa

Ikonic

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Extruded aluminium bollard.** **Transparent borosilicate protective glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Verre de protection borosilicate transparent. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65 (Electrical plug and motion sensor)**
	IP66
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II ⧈ (Mini-Ikonic, Ikonic)**
	CLASS I ⏚ (Micro-Ikonic)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06 (Bollard)**
	IK 05 (Electrical plug and motion sensor)

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


BOLLARD Ø102

Borne Ø102



MICRO-IKONIC Ø102 H500

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4100H	2700 K		90	241 lm	9.7 W	220-240 Vac	Phase-Cut
S.4100W	3000 K		90	254 lm	9.7 W	220-240 Vac	Phase-Cut
S.4100N	4000 K		90	267 lm	9.7 W	220-240 Vac	Phase-Cut




ACCESSORIES FOR MICRO-IKONIC H500 Accessoires pour Micro-ikonic H500

S.2148 Flange to be buried for Micro-ikonic H500 Bride à enterrer pour Micro-ikonic H500


BOLLARD Ø140

Borne Ø140




MINI-IKONIC Ø140 H310

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4101H	2700 K		90	679 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4101W	3000 K		90	693 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4101N	4000 K		90	696 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push



MINI-IKONIC Ø140 H755


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4104H	2700 K		90	679 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4104W	3000 K		90	693 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4104N	4000 K		90	696 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL MINI-IKONIC VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Mini-Ikonic


S.4172 Flange to be buried for Mini-Ikonic Bride à enterrer pour Mini-Ikonic

BOLLARD Ø200
Borne Ø200




IKONIC Ø200 H410

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4110H	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4110W	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4110N	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push




IKONIC Ø200 H890

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4114H	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4114W	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4114N	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push



IKONIC Ø200 H890 WITH IP65 ELECTRICAL PLUG
Ikonic Ø200 H890 avec prise électrique IP65

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4114HPLG1	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4114WPLG1	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4114NPLG1	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push



IKONIC Ø200 H890 WITH MASTER MOTION SENSOR IP65
Ikonic Ø200 H890 avec détecteur de mouvement MASTER IP65


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4114HSEN1	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4114WSEN1	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4114NSEN1	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.
Remarque : le détecteur de mouvement MASTER peut être programmé via l'application SIMES (SIMES Light Control) et dispose également d'une fonction crépusculaire.

IKONIC Ø200 H890 WITH SLAVE MOTION SENSOR IP65
Ikonic Ø200 H890 avec détecteur de mouvement ESCLAVE IP65


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4114HSEN2	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4114WSEN2	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4114NSEN2	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.
Remarque : le détecteur de mouvement ESCLAVE peut être commandé par le détecteur MASTER ou directement par l'unité de commande DALI.




ACCESSORIES FOR ALL IKONIC VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Ikonic

S.4171 Flange to be buried for Ikonic Bride à enterrer pour Ikonic



IKONIC Ø200 H2415

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4117H	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4117W	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4117N	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR IKONIC H2415 Accessoires pour Ikonic H2415

S.4129 Fixing base to be buried for Ikonic H2415 Base de fixation à enterrer pour Ikonic H2415

Reef

BOLLARD Borne



Ø 250 H.675 | Ø 190 H.550 | Ø 130 H.385



Ø 250 H.220 | Ø 190 H.180 | Ø 130 H.125

SIMES

Private Villa, Iseo Lake, Italy © Ph. Mario Bertani

Reef


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	**GENERAL INFORMATION** Informations générales		**COLOUR CODES** Codes couleur
Die-cast aluminium housing. Extruded aluminium bollards. Clear polycarbonate diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Single cable entry for Microreef. Double cable entry for Minireef and Reef. Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Diffuseur en polycarbonate transparent. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Entrée de câble simple pour Microreef. Entrée de câble double pour Minireef et Reef.	**IP RATING** Indice de protection	**IP65**	**.14 Aluminium Grey** Gris aluminium **.24 Anthracite Grey** Gris anthracite
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**	

BOLLARD Ø130

Borne Ø130

MICROREEF Ø130 1 WINDOW 180° H125


Microreef Ø130 1 fenêtre 180° H125



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5330H	2700 K		80	424 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5330W	3000 K		80	437 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5330N	4000 K		80	450 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MICROREEF Ø130 2 OPPOSITE WINDOWS 90° H125


Microreef Ø130 2 fenêtres opposées 90° H125




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5320H	2700 K		80	392 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5320W	3000 K		80	404 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5320N	4000 K		80	416 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MICROREEF Ø130 4 WINDOWS 90° H125

Microreef Ø130 4 fenêtres 90° H125




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5311H	2700 K		80	765 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5311W	3000 K		80	788 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5311N	4000 K		80	811 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL MICROREEF H125 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Microreef H125


S.5301 Flange to be buried for Microreef Bride à enterrer pour Microreef



S.3524 Spike for Microreef H125 Piquet pour Microreef H125

MICROREEF Ø130 1 WINDOW 180° H385


Microreef Ø130 1 fenêtre 180° H385



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5337H	2700 K		80	424 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5337W	3000 K		80	437 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5337N	4000 K		80	450 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MICROREEF Ø130 2 OPPOSITE WINDOWS 90° H385


Microreef Ø130 2 fenêtres opposées 90° H385




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5327H	2700 K		80	392 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5327W	3000 K		80	404 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5327N	4000 K		80	416 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MICROREEF Ø130 4 WINDOWS 90° H385

Microreef Ø130 4 fenêtres 90° H385



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5317H	2700 K		80	765 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5317W	3000 K		80	788 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5317N	4000 K		80	811 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL MICROREEF H385 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Microreef H385

S.5301 Flange to be buried for Microreef Bride à enterrer pour Microreef


BOLLARD Ø190
Borne Ø190

MINIREEF Ø190 1 WINDOW 180° H180
Minireef Ø190 1 fenêtre 180° H180




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5233H	2700 K		90	678 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5233W	3000 K		90	730 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5233N	4000 K		90	796 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIREEF Ø190 2 OPPOSITE WINDOWS 90° H180
Minireef Ø190 2 fenêtres opposées 90° H180




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5223H	2700 K		90	604 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5223W	3000 K		90	650 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5223N	4000 K		90	708 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIREEF Ø190 4 WINDOWS 90° H180
Minireef Ø190 4 fenêtres 90° H180




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5210H	2700 K		90	1117 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5210W	3000 K		90	1202 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5210N	4000 K		90	1310 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL MINIREEF H180 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Minireef H180

S.5200 Flange to be buried for Minireef Bride à enterrer pour Minireef




S.3554 Spike for Minireef H180 Piquet pour Minireef H180

MINIREEF Ø190 1 WINDOW 180° H550
Minireef Ø190 1 fenêtre 180° H550




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5263H	2700 K		90	678 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5263W	3000 K		90	730 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5263N	4000 K		90	796 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIREEF Ø190 2 OPPOSITE WINDOWS 90° H550
Minireef Ø190 2 fenêtres opposées 90° H550




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5253H	2700 K		90	604 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5253W	3000 K		90	650 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5253N	4000 K		90	708 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIREEF Ø190 4 WINDOWS 90° H550
Minireef Ø190 4 fenêtres 90° H550



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5240H	2700 K		90	1117 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5240W	3000 K		90	1202 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5240N	4000 K		90	1310 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL MINIREEF H550 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Minireef H550

S.5200 Flange to be buried for Minireef Bride à enterrer pour Minireef H180

Pathway to Mont Saint Michel, France © Ph. Xavier Boymond


BOLLARD Ø250
Borne Ø250

REEF Ø250 1 WINDOW 180° H220
Reef Ø250 1 fenêtre 180° H220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5237H	2700 K		90	1249 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5237W	3000 K		90	1324 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5237N	4000 K		90	1437 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

REEF Ø250 2 OPPOSITE WINDOWS 90° H220
Reef Ø250 2 fenêtres opposées 90° H220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5227H	2700 K		90	1159 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5227W	3000 K		90	1229 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5227N	4000 K		90	1334 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

REEF Ø250 4 WINDOWS 90° H220
Reef Ø250 4 fenêtres 90° H220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5217H	2700 K		90	2289 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5217W	3000 K		90	2427 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5217N	4000 K		90	2635 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL REEF H220 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Reef H220

S.2119 Flange to be buried for Reef Bride à enterrer pour Reef




S.3554 Spike for Reef H220 Piquet pour Reef H220

REEF Ø250 1 WINDOW 180° H675
Reef Ø250 1 fenêtre 180° H675




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5267H	2700 K		90	1249 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5267W	3000 K		90	1324 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5267N	4000 K		90	1437 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

REEF Ø250 2 OPPOSITE WINDOWS 90° H675
Reef Ø250 2 fenêtres opposées 90° H675




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5257H	2700 K		90	1159 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5257W	3000 K		90	1229 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5257N	4000 K		90	1334 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

REEF Ø250 4 WINDOWS 90° H675
Reef Ø250 4 fenêtres 90° H675



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5247H	2700 K		90	2289 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5247W	3000 K		90	2427 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5247N	4000 K		90	2635 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL REEF H675 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions Reef H675

S.2119 Flange to be buried for Reef Bride à enterrer pour Reef

Moai

BOLLARD Borne



⍁120 H.800

⍁180 H.1150

Ystad bathing pier, Sweden © Fagerhult Belysning AB



Velux Atika Demo-House, Fiera Milano, Italy © Ph. Gianattilio Valli

Moai

SIMES


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. **Extruded aluminium bollards.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Bornes en aluminium extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS I ⏚ (Minimoai)**
	CLASS II ⧈ (Moai)
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

BOLLARD
Borne

MINIMOAI ⧄ 120 H800




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6150H	2700 K		90	545 lm	14.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6150W	3000 K		90	587 lm	14.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6150N	4000 K		90	640 lm	14.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MINIMOAI H800 Accessoires pour Minimoai H800

S.6159	Antiglare shield for Minimoai H800 Protection anti-éblouissement pour Minimoai H800
S.6309	Flange to be buried for Minimoai H800 Bride à enterrer pour Minimoai H800

MOAI ⧄ 180 H1150





CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6160H	2700 K		90	1492 lm	32.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6160W	3000 K		90	1583 lm	32.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6160N	4000 K		90	1706 lm	32.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MOAI H1150 Accessoires pour Moai H1150

S.6169	Antiglare shield for Moai H1150 Protection anti-éblouissement pour Moai H1150
S.5310	Flange to be buried for Moai H1150 Bride à enterrer pour Moai H1150

Cubiks

BOLLARD Borne



⍁240 H.950 ⍁180 H.800 ⍁120 H.550



Cubiks

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Extruded aluminum bollard. Clear reeded polycarbonate diffuser for Minicubiks. Clear reeded toughened glass for Cubiks and Megacubiks. Reflector in polymer covered with aluminium. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Borne en aluminium extrudé. Diffuseur en polycarbonate transparent strié pour Minicubiks. Verre trempé transparent strié pour Cubiks et Megacubiks. Réflecteur en polymère revêtu d'aluminium. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65 (Minicubiks)**
	IP 66 (Cubiks, Megacubiks)
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**

COLOUR CODES Codes couleur

- **.14 Aluminium Grey** Gris aluminium
- **.24 Anthracite Grey** Gris anthracite

BOLLARD
Borne

MINICUBIKS ⌀120 H550




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5314H	2700 K		80	330 lm	9.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5314W	3000 K		80	348 lm	9.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5314N	4000 K		80	366 lm	9.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MINICUBIKS H550 Accessoires pour Minicubiks H550

S.6309 Flange to be buried for Minicubiks H550 Bride à enterrer pour Minicubiks H550

CUBIKS ⌀180 H800




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5339H	2700 K		90	2239 lm	33.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5339W	3000 K		90	2284 lm	33.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5339N	4000 K		90	2295 lm	33.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR CUBIKS H800 Accessoires pour Cubiks H800

S.5310 Flange to be buried for Cubiks H800 Bride à enterrer pour Cubiks H800

MEGACUBIKS ⌀240 H950



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5379H	2700 K		90	3099 lm	44.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5379W	3000 K		90	3162 lm	44.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5379N	4000 K		90	3177 lm	44.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MEGACUBIKS H950 Accessoires pour Megacubiks H950

S.5350 Flange to be buried for Megacubiks H950 Bride à enterrer pour Megacubiks H950

Poster

POLE TOP Tête de mât

L.820 H.860 D.36



Ø 76

L.550 H.565 D.36



Ø 60

SIMES



Worklife Innovation Hub, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy - Arch. Open Project S.r.l. © Ph. Simes S.p.A.

Poster


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Extruded and die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium extrudé et moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 07**

COLOUR CODES Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

POLE TOP
Tête de mât

MINIPOSTER POLE TOP FOR POLE Ø60
Miniposter tête de mât pour mât Ø60



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7045H	2700 K		80	2049 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7045W	3000 K		80	2146 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7045N	4000 K		80	2281 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MINIPOSTER Accessoires pour Miniposter

S.7049 Asymmetric baffle for Miniposter Écran asymétrique pour Miniposter


POLE ACCESSORIES FOR MINIPOSTER Mâts pour Miniposter

S.2800 H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

S.2842 H 3,5m above ground Ø60 mm cylindrical pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø60mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

POSTER POLE TOP FOR POLE Ø76
Poster tête de mât pour mât Ø76



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7050H	2700 K		80	4698 lm	60.1 W	220-240 Vac	Dali2
S.7050W	3000 K		80	4921 lm	60.1 W	220-240 Vac	Dali2
S.7050N	4000 K		80	5231 lm	60.1 W	220-240 Vac	Dali2

ACCESSORIES FOR POSTER Accessoires pour Poster

S.7059 Asymmetric baffle for Poster Écran asymétrique pour Poster

POLE ACCESSORIES FOR POSTER Mâts pour Poster

S.2812 H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø76 mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Cigarette

URBAN LIGHTING POLE Mât d'éclairage urbain



Ø 150 H.4000 Ø 150 H.3500 Ø 150 H.2500 Ø 150 H.2000

Cigarette

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminum cap. **Extruded aluminum pole.** **Opal polycarbonate diffuser.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Cache en aluminium moulé. Mât en aluminium extrudé. Diffuseur en polycarbonate opale. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.


GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**

COLOUR CODES Codes couleur
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

URBAN LIGHTING POLE


Mât d'éclairage urbain

CIGARETTE Ø150 H2000



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2002H	2700 K		80	3882 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2
S.2002W	3000 K		80	4102 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2
S.2002N	4000 K		80	4248 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2

CIGARETTE Ø150 H2500




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2003H	2700 K		80	5176 lm	83 W	220-240 Vac	Dali2
S.2003W	3000 K		80	5469 lm	83 W	220-240 Vac	Dali2
S.2003N	4000 K		80	5664 lm	83 W	220-240 Vac	Dali2



ACCESSORIES FOR ALL CIGARETTE VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Cigarette


S.2009 Flange to be buried for Cigarette Bride à enterrer pour Cigarette

CIGARETTE Ø150 H3500



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2012H	2700 K		80	3882 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2
S.2012W	3000 K		80	4102 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2
S.2012N	4000 K		80	4248 lm	62 W	220-240 Vac	Dali2

CIGARETTE Ø150 H4000



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2013H	2700 K		80	5176 lm	83 W	220-240 Vac	Dali2
S.2013W	3000 K		80	5469 lm	83 W	220-240 Vac	Dali2
S.2013N	4000 K		80	5664 lm	83 W	220-240 Vac	Dali2




ACCESSORIES FOR ALL CIGARETTE VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Cigarette

S.2009 Flange to be buried for Cigarette Bride à enterrer pour Cigarette


Tomorrow

POLE TOP Tête de mât



Ø 76 H.4550 Ø 60 H.3550

BOLLARD Borne



Ø 76 H.1000 Ø 60 H.800 Ø 102 H.800 Ø 102 H.450

Vivilo Restaurant, Corte Franca, Brescia, Italy © Ph. Jody Parisi

Private villa, Sondrio, Italy - Arch. Duilio Damilano © Ph. Mario Bertani

Tomorrow


TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing. Extruded aluminium bollards. Galvanised and painted steel poles. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Bornes et mâts en aluminium extrudé. Diffuseur en verre ultra-transparent trempé depoli a l'acide. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP65**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 06**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


BOLLARD
Borne

TOMORROW BOLLARD Ø200 H450
Tomorrow borne Ø200 H450



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2140H	2700 K		80	1140 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2140W	3000 K		80	1354 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2140N	4000 K		80	1354 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push

TOMORROW BOLLARD Ø200 H800
Tomorrow borne Ø200 H800



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2141H	2700 K		80	1140 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2141W	3000 K		80	1354 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2141N	4000 K		80	1354 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL TOMORROW BOLLARD VERSIONS
Accessoires pour toutes les versions de Tomorrow borne


S.2148 Flange to be buried for Tomorrow bollard Bride à enterrer pour Tomorrow borne

SIMES


"I vivai al Parugiano" Hotel, Montemurlo, Italy - Project: B-arch / Paesaggisti per caso @ Ph. Paolo Stroppa

POLE TOP
Tête de mât

TOMORROW POLE TOP Ø200 FOR SHORT POLE Ø60
Tomorrow tête de mât Ø200 pour mât court Ø60




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2132H	2700 K		80	1140 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2132W	3000 K		80	1354 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2132N	4000 K		80	1354 lm	14.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push




BOLLARD ACCESSORIES FOR TOMORROW POLE TOP Ø200 Bornes pour Tomorrow tête de mât Ø200

S.2802 Bollard H 750mm above ground Ø 60mm to be buried
Borne H 750mm au-dessus du sol Ø 60mm à enterrer

TOMORROW POLE TOP Ø200 FOR POLE Ø60
Tomorrow tête de mât Ø200 pour mât Ø60



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2131H	2700 K		80	2166 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2131W	3000 K		80	2574 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2131N	4000 K		80	2574 lm	27.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push




POLE ACCESSORIES FOR TOMORROW POLE TOP Ø200 Mâts pour Tomorrow tête de mât Ø200

S.2800 H 2,5m above ground Ø 60mm pole to be buried
H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât à enterrer


S.2842 H 3,5m above ground Ø 60mm pole to be buried
H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

TOMORROW POLE TOP Ø250 FOR SHORT POLE Ø76
Tomorrow tête de mât Ø250 pour mât court Ø76




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2138H	2700 K		80	1971 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2138W	3000 K		80	2342 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2138N	4000 K		80	2466 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push




BOLLARD ACCESSORIES FOR TOMORROW POLE TOP Ø250 Bornes pour Tomorrow tête de mât Ø250

S.2803 Bollard H 1000mm above ground, Ø 76mm to be buried
Borne H 1000mm au-dessus du sol Ø 76mm à enterrer

TOMORROW POLE TOP Ø250 FOR POLE Ø76
Tomorrow tête de mât Ø250 pour mât Ø76



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2137H	2700 K		80	3755 lm	44 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2137W	3000 K		80	4461 lm	44 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2137N	4000 K		80	4697 lm	44 W	220-240 Vac	Dali2/Push



POLE ACCESSORIES FOR TOMORROW POLE TOP Ø250 Mâts pour Tomorrow tête de mât Ø250


S.2812 H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

S.2844 H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer


Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
On request, with no surcharge, Tomorrow Pole Top Ø250 can also be configured for mounting on a Ø60 mm cylindrical pole.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.
Sur demande et sans supplément, la tête de mât Tomorrow Ø 250 peut également être configurée pour une installation sur un mât cylindrique Ø 60 mm.

Any-Way

POLE TOP Tête de mât



BOLLARD Borne






Any-Way

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing **Bollards in extruded aluminium.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Mâts en aluminium extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09 (Any-way Ø250)**
	IK 10 (Any-way Ø185)


COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
PATENT PENDING Brevet en instance
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

BOLLARD
Borne




ANY-WAY BOLLARD Ø185 H450
Any-Way borne Ø185 H450

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1950H	2700 K	**Longitudinal optic with 4 lenses** Optique longitudinale avec 4 lentilles		80	914 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1950W	3000 K			80	963 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1950N	4000 K			80	1013 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ANY-WAY BOLLARD Ø185 H800
Any-Way borne Ø185 H800

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1951H	2700 K	**Longitudinal optic with 4 lenses** Optique longitudinale avec 4 lentilles		80	914 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1951W	3000 K			80	963 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1951N	4000 K			80	1013 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORIES FOR ALL ANY-WAY BOLLARD Ø185 VERSIONS Accessoires pour toutes les versions de Any-Way bornes Ø185

S.2148 Flange to be buried for Any-Way bollard Ø185 Bride à enterrer pour Any-Way borne Ø185



ANY-WAY BOLLARD Ø250 H1000
Any-Way borne Ø250 H1000


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1960H	2700 K	**Longitudinal optic with 8 lenses** Optique longitudinale avec 8 lentilles		80	1892 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1960W	3000 K			80	1966 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1960N	4000 K			80	2077 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push



Accessories for Any-Way bollard Ø250 Accessoires pour Any-Way borne Ø250


S.4172 Flange to be buried for Any-Way bollard Ø250 Bride à enterrer pour Any-Way borne Ø250

POLE TOP
Tête de mât



ANY-WAY POLE TOP Ø185 FOR SHORT POLE Ø60
Any-Way tête de mât Ø185 pour mât court Ø60

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1955H	2700 K	**Longitudinal optic with 4 lenses** Optique longitudinale avec 4 lentilles		80	914 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1955W	3000 K			80	963 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1955N	4000 K			80	1013 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1956H	2700 K	**Frontal optic with 4 lenses** Optique frontale avec 4 lentilles		80	1005 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1956W	3000 K			80	1059 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1956N	4000 K			80	1114 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push




BOLLARD ACCESSORIES FOR ANY-WAY POLE TOP Ø185 Bornes pour Any-Way tête de mât Ø185

S.2802 Bollard H 750mm above ground Ø 60mm to be buried
Borne H 750 mm au-dessus du sol Ø 60mm à enterrer

ANY-WAY POLE TOP Ø250 FOR SHORT POLE Ø76
Any-Way tête de mât Ø250 pour mât court Ø76

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1965H	2700 K	**Longitudinal optic with 8 lenses** Optique longitudinale avec 8 lentilles		80	1892 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1965W	3000 K			80	1966 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1965N	4000 K			80	2077 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1966H	2700 K	**Frontal optic with 8 lenses** Optique frontale avec 8 lentilles		80	1962 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1966W	3000 K			80	2039 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1966N	4000 K			80	2154 lm	17.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push



BOLLARD ACCESSORIES FOR ANY-WAY POLE TOP Ø250 Bornes pour Any-Way tête de mât Ø250

S.2803 Cylindrical bollard H 1000mm above ground Ø 76mm to be buried
Borne cylindrique H 1000mm au-dessus du sol Ø 76mm à enterrer



Urban lighting configurator
Configurateur d’éclairage urbain


SIMES

Urban lighting products can be configured with a wide range of high-efficiency optics, each developed to provide optimal light distribution according to the intended application. Given the wide variety of available combinations, please use the online configurator at **www.simes.it/configurator/any-way** to identify the Product Code corresponding to the desired solution.

Les produits d’éclairage urbain peuvent être configurés avec un large choix d’optiques à haute efficacité, chacune étant conçue pour fournir une distribution optimale de la lumière selon l’application souhaitée. Compte tenu du large choix de combinaisons disponibles, veuillez utiliser le configurateur en ligne sur **www.simes.it/configurator/any-way** pour identifier le code produit correspondant à la solution souhaitée.


MASTER CODE	CCT	CRI	OPTIC (LIGHT DISTRIBUTION)	DRIVE CURRENT	LIGHT CONTROL	COLOUR
A.XXXX	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	**7** (70) **8** (80)	**B** Narrow cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton étroit* **C** Cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton* **T** Roadway / *Routière* **R** Wide roadway / *Routière large* **P** Left-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à gauche* **Q** Right-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à droite* **Z** Plaza, large areas / *Place, zones vastes*	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)

AVAILABLE OPTICS
Optiques disponibles




B - NARROW CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Concentrated beams for narrow cycle-pedestrian paths, with minimal light spill and good uniformity along the walkway.

B - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON ÉTROIT
Faisceaux concentrés pour les passages cycliste-piéton étroits, avec une fuite de lumière minimale et une bonne uniformité le long de l’allée.




C - CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Balanced distribution for standard cycle-pedestrian paths, with glare control and good uniformity.

C - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON
Répartition équilibrée pour les passages cycliste-piéton standard, avec contrôle de l’éblouissement et une bonne uniformité.




T - ROADWAY
Longitudinal optic for one or two lane urban roads, providing uniform lighting and good spacing between poles.

T - ROUTIÈRE
Optique longitudinale pour routes urbaines à une ou deux voies, offrant un éclairage uniforme et un bon écartement entre les mâts.




R - WIDE ROADWAY
Wide-beam longitudinal optic for wider urban roads, with greater lateral coverage and high luminous efficiency.

R - ROUTIÈRE LARGE
Optique longitudinale à faisceau large pour les routes urbaines plus larges, avec une meilleure couverture latérale et une grande efficacité lumineuse.




P - LEFT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR TWO-WAY STREETS WITH LEFT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with left-side installation, designed to improve the pedestrian’s lateral visibility.

P - PASSAGE PIÉTON À GAUCHE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À GAUCHE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté gauche, conçue pour améliorer la visibilité latérale des piétons.



Q - RIGHT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR A TWO-WAY STREETS WITH RIGHT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with right-side installation, designed to increase pedestrian contrast and visibility.

Q - PASSAGE PIÉTON À DROITE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À DROITE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté droit, conçue pour améliorer le contraste et la visibilité des piétons.



Z - PLAZA, LARGE AREAS
Frontal optic for large open areas, with uniform coverage and controlled illuminance.

Z - PLACE, ZONES VASTES
Optique frontale pour les grands espaces ouverts, avec une couverture uniforme et une illumination contrôlée.

Any-Way

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast aluminium housing **Galvanised and painted steel poles.** **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé. Mâts en aluminium extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION General information	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09 Any-way Ø250** **IK 10 Any-way Ø185**

COLOUR CODES Codes couleur
.09 Black Noir
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
PATENT PENDING Brevet en instance
REGISTERED DESIGN Marque déposée


*OPTIC: **B** - Narrow cycle-pedestrian path, **C** - Cycle-pedestrian path, **T** - Roadway, **R** - Wide roadway, **P** - Left-hand pedestrian crossing, **Q** - Right-hand pedestrian crossing, **Z** - Plaza, large areas

*OPTIQUE: **B** - Passage cycliste-piéton étroit, **C** - Passage cycliste-piéton, **T** - Routière, **R** - Routière large, **P** - Passage piéton à gauche, **Q** - Passage piéton à droite, **Z** - Place, zones vastes

FLUX: The lumens indicated in the table are for CRI 70, 4000K, OPTIC **T.
Consult the online configurator at www.simes.it/configurator/any-way to find the product code and related performance data.


FLUX: Les lumens indiqués dans le tableau correspondent à CRI 70, 4000K, OPTIQUE **T.
Veuillez consulter le configurateur en ligne sur www.simes.it/configurator/any-way pour trouver le code produit et les caractéristiques de performance associées.

POLE TOP
Tête de mât



ANY-WAY POLE TOP Ø185 FOR POLE Ø60
Any-Way tête de mât Ø185 pour mât Ø60

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1410	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	4	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA)	8.5 W 13.4 W	848 lm 1361 lm	**D** (220-240 Vac Midnight/Dali)	**.09** (Black) **.24** (Anthracite Grey)



ZHAGA INTERFACE ACCESSORY FOR CYLINDRICAL POLE Accessoire d'interface Zhaga pour mât cylindrique

A.1097 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

POLE ACCESSORIES FOR ANY-WAY POLE TOP Ø185 Accessoires de mât pour Any-Way Ø185

S.2800 H 2,5m above ground Ø60 mm cylindrical pole to be buried
Mât cylindrique H 2,5 m au-dessus du sol Ø60 mm à enterrer


S.2842 H 3,5m above ground Ø60 mm cylindrical pole to be buried
Mât cylindrique H 3,5 m au-dessus du sol Ø60 mm à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.



ANY-WAY POLE TOP Ø250 FOR POLE Ø76
Any-Way tête de mât Ø250 pour mât Ø76

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1411	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	15.0 W 24.9 W 35.0 W	1922 lm 3079 lm 4123 lm	**D** (220-240 Vac Midnight/Dali)	**.09** (Black) **.24** (Anthracite Grey)



ZHAGA INTERFACE ACCESSORY FOR CYLINDRICAL POLE Accessoire d'interface Zhaga pour mât cylindrique

A.1097 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponible dans le commerce.

POLE ACCESSORIES FOR ANY-WAY POLE TOP Ø250 Mâts pour Any-Way tête de mât Ø250


S.2812 H 3,0m Ø76 mm cylindrical pole to be buried Mât cylindrique H 3,0m Ø 76mm à enterrer

S.2844 H 4,5m Ø76 mm cylindrical pole to be buried Mât cylindrique H 4,5m Ø 76mm à enterrer


Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Park

WALL MOUNTED Montage mural




L.600 H.140 D.150




L.440 H.140 D.150

POLE TOP Tête de mât



Ø 102



L.100 D.150

Panepistimiou Street, Athens, Greece © Ph. Gavriil Papadiotis



Panepistimiou Street, Athens, Greece © Ph. Gavriil Papadiotis


Worklife Innovation Hub, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy - Arch. Open Project S.r.l. © Ph. Simes S.p.A.

Urban lighting configurator
Configurateur d'éclairage urbain


Urban lighting products can be configured with a wide range of high-efficiency optics, each developed to provide optimal light distribution according to the intended application. Given the wide variety of available combinations, please use the online configurator at **www.simes.it/configurator/park** to identify the Product Code corresponding to the desired solution.
Les produits d'éclairage urbain peuvent être configurés avec un large choix d'optiques à haute efficacité, chacune étant conçue pour fournir une distribution optimale de la lumière selon l'application souhaitée. Compte tenu du large choix de combinaisons disponibles, veuillez utiliser le configurateur en ligne sur **www.simes.it/configurator/park** pour identifier le code produit correspondant à la solution souhaitée.

MASTER CODE	CCT	CRI	OPTIC (LIGHT DISTRIBUTION)	DRIVE CURRENT	LIGHT CONTROL	COLOUR
A.XXXX	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	**7** (70) **8** (80)	**B** Narrow cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton étroit* **C** Cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton* **T** Roadway / *Routière* **R** Wide roadway / *Routière large* **P** Left-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à gauche* **Q** Right-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à droite* **Z** Plaza, large areas / *Place, zones vastes*	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)


AVAILABLE OPTICS
Optiques disponibles




B - NARROW CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Concentrated beams for narrow cycle-pedestrian paths, with minimal light spill and good uniformity along the walkway.
B - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON ÉTROIT
Faisceaux concentrés pour les passages cycliste-piéton étroits, avec une fuite de lumière minimale et une bonne uniformité le long de l'allée.




C - CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Balanced distribution for standard cycle-pedestrian paths, with glare control and good uniformity.
C - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON
Répartition équilibrée pour les passages cycliste-piéton standard, avec contrôle de l'éblouissement et une bonne uniformité.




T - ROADWAY
Longitudinal optic for one or two lane urban roads, providing uniform lighting and good spacing between poles.
T - ROUTIÈRE
Optique longitudinale pour routes urbaines à une ou deux voies, offrant un éclairage uniforme et un bon écartement entre les mâts.




R - WIDE ROADWAY
Wide-beam longitudinal optic for wider urban roads, with greater lateral coverage and high luminous efficiency.
R - ROUTIÈRE LARGE
Optique longitudinale à faisceau large pour les routes urbaines plus larges, avec une meilleure couverture latérale et une grande efficacité lumineuse.



P - LEFT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR TWO-WAY STREETS WITH LEFT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with left-side installation, designed to improve the pedestrian's lateral visibility.
P - PASSAGE PIÉTON À GAUCHE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À GAUCHE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté gauche, conçue pour améliorer la visibilité latérale des piétons.



Q - RIGHT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR A TWO-WAY STREETS WITH RIGHT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with right-side installation, designed to increase pedestrian contrast and visibility.
Q - PASSAGE PIÉTON À DROITE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À DROITE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté droit, conçue pour améliorer le contraste et la visibilité des piétons.



Z - PLAZA, LARGE AREAS
Frontal optic for large open areas, with uniform coverage and controlled illuminance.
Z - PLACE, ZONES VASTES
Optique frontale pour les grands espaces ouverts, avec une couverture uniforme et une illumination contrôlée.



Park

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Extruded and die-cast aluminium housing. Rectangular extruded aluminium pole with inspection door flush with the pole. Transparent toughened protective glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium extrudé et moulé. Mât en aluminium extrudé rectangulaire avec porte d'inspection à fleur avec le mât. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09**

COLOUR CODES Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Marque déposée


*OPTIC: **B** - Narrow cycle-pedestrian path, **C** - Cycle-pedestrian path, **T** - Roadway, **R** - Wide roadway, **P** - Left-hand pedestrian crossing, **Q** - Right-hand pedestrian crossing, **Z** - Plaza, large areas

*OPTIQUE: **B** - Passage cycliste-piéton étroit, **C** - Passage cycliste-piéton, **T** - Routière, **R** - Routière large, **P** - Passage piéton à gauche, **Q** - Passage piéton à droite, **Z** - Place, zones vastes

FLUX: The lumens indicated in the table are for CRI 70, 4000K, OPTIC **T.
Consult the online configurator at www.simes.it/configurator/park to find the product code and related performance data.


FLUX: Les lumens indiqués dans le tableau correspondent à CRI 70, 4000K, OPTIQUE **T.
Veuillez consulter le configurateur en ligne sur www.simes.it/configurator/park pour trouver le code produit et les caractéristiques de performance associées.

WALL MOUNTED
Montage mural



PARK SHORT WALL MOUNTED
Park court montage mural

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1240	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1241	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)



PARK LONG WALL MOUNTED
Park long montage mural

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1242	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1243	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	84.4 W 99.0 W	13104 lm 14982 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)



ZHAGA INTERFACE ACCESSORY Accessoire d'interface Zhaga


A.1098 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

POLE TOP FOR RECTANGULAR POLE
Tête de mât pour mât rectangulaire




PARK SINGLE SHORT POLE TOP FOR RECTANGULAR POLE
Park tête de mât courte simple pour mât rectangulaire

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1220	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1221	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)




PARK SINGLE LONG POLE TOP FOR RECTANGULAR POLE
Park tête de mât long simple pour mât rectangulaire

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1222	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1223	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	84.4 W 99.0 W	13104 lm 14982 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)




PARK DOUBLE SHORT POLE TOP FOR RECTANGULAR POLE
Park tête de mât courte double pour mât rectangulaire

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1230	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	16.4 W 26.2 W 36.8 W	2332 lm 3832 lm 5262 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1231	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	49.0 W 68.4 W 88.4 W	7792 lm 10684 lm 13408 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)



PARK DOUBLE LONG POLE TOP FOR RECTANGULAR POLE
Park tête de mât long double pour mât rectangulaire

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1232	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	48	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	100.8 W 131.0 W 150.4 W	15832 lm 19878 lm 22450 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1233	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	64	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	168.8 W 198.0 W	26208 lm 29964 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)



ZHAGA INTERFACE ACCESSORY Accessoire d'interface Zhaga

A.1098 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

RECTANGULAR ALUMINUM POLES (MANDATORY FOR PARK RECTANGULAR POLE TOP)
Mâts rectangulaires en aluminium (obligatoires pour Park tête de mât pour mât rectangulaire)

S.7118 Rectangular base pole H 3,4 m above ground with inspection door and fixing counterflange.
Mât de base rectangulaire H 3,4 m au-dessus du sol avec porte d'inspection et contre-bride de fixation.

or
ou

S.7119 Rectangular base pole H 4,4 m above ground with inspection door and fixing counterflange.
Mât de base rectangulaire H 4,4 m au-dessus du sol avec porte d'inspection et contre-bride de fixation.




S.7109 Fixing base to be buried for rectangular pole
Base de fixation à enterrer pour mât rectangulaire

or
ou




S.7108 Surface fixing base for rectangular pole
Base de fixation en saillie pour mât rectangulaire

POLE TOP FOR CYLINDRICAL POLE
Tête de mât pour mât cylindrique



PARK SINGLE SHORT POLE TOP FOR CYLINDRICAL POLE Ø76
Park tête de mât courte simple pour mât cylindrique Ø76

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1210	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1211	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)



PARK SINGLE LONG POLE TOP FOR CYLINDRICAL POLE Ø76
Park tête de mât long simple pour mât cylindrique Ø76

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1212	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1213	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	84.4 W 99.0 W	13104 lm 14982 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)





REDUCER ACCESSORY FOR Ø60 POLE Accessoire réducteur pour mât Ø60

A.1299 Reducer ring for mounting the Park pole top on a Ø60 pole.
Bague de réduction pour le montage de la tête de mât Park sur un mât Ø60 mm

PARK DOUBLE POLE TOP
Park tête de mât double

Note: Park double pole top can be obtained by combining two opposite pieces of single Park pole top.
Remarque : Le modèle Park tête de mât double peut être obtenu en combinant deux pièces opposées du modèle Park tête de mât simple.





ZHAGA INTERFACE ACCESSORY FOR CYLINDRICAL POLE Accessoire d'interface Zhaga pour mât cylindrique

A.1099 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

ACCESSORIES Ø102 CYLINDRICAL POLES WITH Ø76 SPIGOT FOR PARK POLE TOP
Accessoires mâts cylindriques Ø102 avec ergot de Ø76 pour Park tête de mât pour mât

S.2810 H 3,16 m above ground ø102mm cylindrical pole to be buried with Ø 76mm spigot
Mât cylindrique H 3,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

S.2811 H 4,16 m above ground ø102mm cylindrical pole to be buried with Ø 76mm spigot
Mât cylindrique H 4,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

S.2816 H 5,16 m above ground ø102mm cylindrical pole to be buried with Ø 76mm spigot
Mât cylindrique H 5,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

S.2818 H 6,44 m above ground ø102mm cylindrical pole to be buried with Ø 76mm spigot
Mât cylindrique H 6,44 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Avenue

WALL MOUNTED Montage mural



POLE ATTACHMENT Fixation sur mât



L.795 H.65 D.230

L.645 H.65 D.230

Ø 102

Rome American Cemetery and Memorial, Nettuno, Italy © ph. Daniele Fratangeli



 Danube Arena, Budapest, Hungary, NAPUR Architect © ph. Tamás Bujnovszky

Urban lighting configurator
Configurateur d'éclairage urbain


SIMES

Urban lighting products can be configured with a wide range of high-efficiency optics, each developed to provide optimal light distribution according to the intended application. Given the wide variety of available combinations, please use the online configurator at **www.simes.it/configurator/avenue** to identify the Product Code corresponding to the desired solution.

Les produits d'éclairage urbain peuvent être configurés avec un large choix d'optiques à haute efficacité, chacune étant conçue pour fournir une distribution optimale de la lumière selon l'application souhaitée. Compte tenu du large choix de combinaisons disponibles, veuillez utiliser le configurateur en ligne sur **www.simes.it/configurator/avenue** pour identifier le code produit correspondant à la solution souhaitée.


MASTER CODE	CCT	CRI	OPTIC (LIGHT DISTRIBUTION)	DRIVE CURRENT	LIGHT CONTROL	COLOUR
A.XXXX	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	**7** (70) **8** (80)	**B** Narrow cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton étroit* **C** Cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton* **T** Roadway / *Routière* **R** Wide roadway / *Routière large* **P** Left-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à gauche* **Q** Right-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à droite* **Z** Plaza, large areas / *Place, zones vastes*	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)

AVAILABLE OPTICS
Optiques disponibles




B - NARROW CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Concentrated beams for narrow cycle-pedestrian paths, with minimal light spill and good uniformity along the walkway.

B - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON ÉTROIT
Faisceaux concentrés pour les passages cycliste-piéton étroits, avec une fuite de lumière minimale et une bonne uniformité le long de l'allée.




C - CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Balanced distribution for standard cycle-pedestrian paths, with glare control and good uniformity.

C - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON
Répartition équilibrée pour les passages cycliste-piéton standard, avec contrôle de l'éblouissement et une bonne uniformité.




T - ROADWAY
Longitudinal optic for one or two lane urban roads, providing uniform lighting and good spacing between poles.

T - ROUTIÈRE
Optique longitudinale pour routes urbaines à une ou deux voies, offrant un éclairage uniforme et un bon écartement entre les mâts.




R - WIDE ROADWAY
Wide-beam longitudinal optic for wider urban roads, with greater lateral coverage and high luminous efficiency.

R - ROUTIÈRE LARGE
Optique longitudinale à faisceau large pour les routes urbaines plus larges, avec une meilleure couverture latérale et une grande efficacité lumineuse.




P - LEFT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR TWO-WAY STREETS WITH LEFT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with left-side installation, designed to improve the pedestrian's lateral visibility.

P - PASSAGE PIÉTON À GAUCHE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À GAUCHE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté gauche, conçue pour améliorer la visibilité latérale des piétons.



Q - RIGHT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR A TWO-WAY STREETS WITH RIGHT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with right-side installation, designed to increase pedestrian contrast and visibility.

Q - PASSAGE PIÉTON À DROITE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À DROITE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté droit, conçue pour améliorer le contraste et la visibilité des piétons.



Z - PLAZA, LARGE AREAS
Frontal optic for large open areas, with uniform coverage and controlled illuminance.

Z - PLACE, ZONES VASTES
Optique frontale pour les grands espaces ouverts, avec une couverture uniforme et une illumination contrôlée.

Avenue

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Extruded and die-cast aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium extrudé et moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 08**

COLOUR CODES Codes couleur
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


*OPTIC: **B** - Narrow cycle-pedestrian path, **C** - Cycle-pedestrian path, **T** - Roadway, **R** - Wide roadway, **P** - Left-hand pedestrian crossing, **Q** - Right-hand pedestrian crossing, **Z** - Plaza, large areas

*OPTIQUE: **B** - Passage cycliste-piéton étroit, **C** - Passage cycliste-piéton, **T** - Routière, **R** - Routière large, **P** - Passage piéton à gauche, **Q** - Passage piéton à droite, **Z** - Place, zones vastes

FLUX: The lumens indicated in the table are for CRI 70, 4000K, OPTIC **T.
Consult the online configurator at www.simes.it/configurator/avenue to find the product code and related performance data.


FLUX: Les lumens indiqués dans le tableau correspondent à CRI 70, 4000K, OPTIQUE **T.
Veuillez consulter le configurateur en ligne sur www.simes.it/configurator/avenue pour trouver le code produit et les caractéristiques de performance associées.

WALL MOUNTED
Montage mural



AVENUE SHORT WALL MOUNTED
Avenue court montage mural

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1020	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1021	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)




AVENUE LONG WALL MOUNTED
Avenue long montage mural

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1022	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1023	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	84.4 W 99.0 W	13104 lm 14982 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)

ZHAGA INTERFACE ACCESSORY Accessoire d'interface Zhaga


A.1098 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

POLE ATTACHMENT
Fixation sur mât




AVENUE SHORT POLE ATTACHMENT FOR Ø102 POLE
Avenue court fixation sur mât pour mât ø102

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1010	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1011	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)



AVENUE LONG POLE ATTACHMENT FOR Ø102 POLE
Avenue long fixation sur mât pour mât ø102

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1012	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1013	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	84.4 W 99.0 W	13104 lm 14982 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)



ZHAGA INTERFACE ACCESSORY FOR CYLINDRICAL POLE Accessoire d'interface Zhaga pour mât cylindrique

A.1099 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

POLE ACCESSORIES FOR AVENUE POLE ATTACHMENT
Mâts pour Avenue fixation sur mât

S.2814 H 4,5m above ground ø 102mm cylindrical pole to be buried
Mât cylindrique H 4,5 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer

S.2815 H 6,4m above ground ø 102mm cylindrical pole to be buried
Mât cylindrique H 6,4 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer

S.2817 H 8,5 m above ground, Ø168 mm - Ø102 mm tapered cylindrical pole to be buried
Mât cylindrique fuselé H 8,5m Ø168mm - Ø102mm à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Boulevard

WALL MOUNTED Montage mural



POLE ATTACHMENT Fixation sur mât



Ø 102

POLE TOP Tête de mât



L.748 H.140 D.102

L.545 H.140 D.102






Urban lighting configurator
Configurateur d’éclairage urbain

SIMES

Urban lighting products can be configured with a wide range of high-efficiency optics, each developed to provide optimal light distribution according to the intended application. Given the wide variety of available combinations, please use the online configurator at **www.simes.it/configurator/boulevard** to identify the Product Code corresponding to the desired solution.
Les produits d’éclairage urbain peuvent être configurés avec un large choix d’optiques à haute efficacité, chacune étant conçue pour fournir une distribution optimale de la lumière selon l’application souhaitée. Compte tenu du large choix de combinaisons disponibles, veuillez utiliser le configurateur en ligne sur **www.simes.it/configurator/boulevard** pour identifier le code produit correspondant à la solution souhaitée.


MASTER CODE	CCT	CRI	OPTIC (LIGHT DISTRIBUTION)	DRIVE CURRENT	LIGHT CONTROL	COLOUR
A.XXXX	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	**7** (70) **8** (80)	**B** Narrow cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton étroit* **C** Cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton* **T** Roadway / *Routière* **R** Wide roadway / *Routière large* **P** Left-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à gauche* **Q** Right-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à droite* **Z** Plaza, large areas / *Place, zones vastes*	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)

AVAILABLE OPTICS
Optiques disponibles




B - NARROW CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Concentrated beams for narrow cycle-pedestrian paths, with minimal light spill and good uniformity along the walkway.

B - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON ÉTROIT
Faisceaux concentrés pour les passages cycliste-piéton étroits, avec une fuite de lumière minimale et une bonne uniformité le long de l’allée.




C - CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Balanced distribution for standard cycle-pedestrian paths, with glare control and good uniformity.

C - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON
Répartition équilibrée pour les passages cycliste-piéton standard, avec contrôle de l’éblouissement et une bonne uniformité.




T - ROADWAY
Longitudinal optic for one or two lane urban roads, providing uniform lighting and good spacing between poles.

T - ROUTIÈRE
Optique longitudinale pour routes urbaines à une ou deux voies, offrant un éclairage uniforme et un bon écartement entre les mâts.




R - WIDE ROADWAY
Wide-beam longitudinal optic for wider urban roads, with greater lateral coverage and high luminous efficiency.

R - ROUTIÈRE LARGE
Optique longitudinale à faisceau large pour les routes urbaines plus larges, avec une meilleure couverture latérale et une grande efficacité lumineuse.




P - LEFT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR TWO-WAY STREETS WITH LEFT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with left-side installation, designed to improve the pedestrian’s lateral visibility.

P - PASSAGE PIÉTON À GAUCHE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À GAUCHE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté gauche, conçue pour améliorer la visibilité latérale des piétons.



Q - RIGHT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR A TWO-WAY STREETS WITH RIGHT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with right-side installation, designed to increase pedestrian contrast and visibility.

Q - PASSAGE PIÉTON À DROITE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À DROITE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté droit, conçue pour améliorer le contraste et la visibilité des piétons.



Z - PLAZA, LARGE AREAS
Frontal optic for large open areas, with uniform coverage and controlled illuminance.

Z - PLACE, ZONES VASTES
Optique frontale pour les grands espaces ouverts, avec une couverture uniforme et une illumination contrôlée.



Boulevard

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast and extruded aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire. Controlgear equipped with protections against discharges and high voltage spikes on the mains.** Corp en aluminium moulé et extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé. Appareil de commande équipé de protections contre les décharges et les pics de haute tension sur le secteur.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09**

COLOUR CODES Codes couleur
.24 Anthracite Grey Gris anthracite **Frontal baffle always black (.09)** Pare-lumière frontal toujours noir (.09)
REGISTERED DESIGN Modèle déposé


*OPTIC: **B** - Narrow cycle-pedestrian path, **C** - Cycle-pedestrian path, **T** - Roadway, **R** - Wide roadway, **P** - Left-hand pedestrian crossing, **Q** - Right-hand pedestrian crossing, **Z** - Plaza, large areas

*OPTIQUE: **B** - Passage cycliste-piéton étroit, **C** - Passage cycliste-piéton, **T** - Routière, **R** - Routière large, **P** - Passage piéton à gauche, **Q** - Passage piéton à droite, **Z** - Place, zones vastes

FLUX: The lumens indicated in the table are for CRI 70, 4000K, OPTIC **T.
Consult the online configurator at www.simes.it/configurator/boulevard to find the product code and related performance data.


FLUX: Les lumens indiqués dans le tableau correspondent à CRI 70, 4000K, OPTIQUE **T.
Veuillez consulter le configurateur en ligne sur www.simes.it/configurator/boulevard pour trouver le code produit et les caractéristiques de performance associées.

WALL MOUNTED
Montage mural



BOULEVARD SHORT WALL MOUNTED
Boulevard court montage mural

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1140	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1141	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)



BOULEVARD LONG WALL MOUNTED
Boulevard long montage mural


MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1142	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1143	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	84.4 W 99.0 W	13104 lm 14982 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)

ZHAGA INTERFACE ACCESSORY Accessoire d'interface Zhaga




A.1098 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

SINGLE POLE TOP
Tête de mât simple



BOULEVARD SINGLE SHORT POLE TOP FOR POLE Ø76
Boulevard tête de mât courte simple pour mât Ø76


MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1120	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1121	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)



BOULEVARD SINGLE LONG POLE TOP FOR POLE Ø76
Boulevard tête de mât long simple pour mât Ø76


MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1122	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1123	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	84.4 W 99.0 W	13104 lm 14982 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)

DOUBLE POLE TOP
Tête de mât double




BOULEVARD DOUBLE SHORT POLE TOP FOR POLE Ø76
Boulevard tête de mât courte double pour mât Ø76

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1130	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	16.4 W 26.2 W 36.8 W	2332 lm 3832 lm 5262 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1131	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	49.0 W 68.4 W 88.4 W	7792 lm 10684 lm 13408 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)



BOULEVARD DOUBLE LONG POLE TOP FOR POLE Ø76
Boulevard tête de mât long double pour mât Ø76

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1132	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	48	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	100.8 W 131.0 W 150.4 W	15832 lm 19878 lm 22450 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1133	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	64	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	168.8 W 198.0 W	26208 lm 29964 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)



ZHAGA INTERFACE ACCESSORY FOR CYLINDRICAL POLE Accessoire d'interface Zhaga pour mât cylindrique

A.1099 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

POLES WITH SPIGOT FOR BOULEVARD POLE TOP
Mât avec ergot pour Boulevard tête de mât

S.2810 H 3,16m above ground ø102mm cylindrical pole to be buried with Ø 76mm spigot
Mât cylindrique H 3,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm


S.2811 H 4,16m above ground ø102mm cylindrical pole to be buried with Ø 76mm spigot
Mât cylindrique H 4,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

S.2816 H 5,16m above ground ø102mm cylindrical pole to be buried with Ø 76mm spigot
Mât cylindrique H 5,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

S.2818 H 6,44m above ground ø102mm cylindrical pole to be buried with Ø 76mm spigot
Mât cylindrique H 6,44 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm


Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

POLE ATTACHMENT
Fixation sur mât




BOULEVARD SHORT POLE ATTACHMENT FOR Ø102 POLE
Boulevard court fixation sur mât pour mât Ø102

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1110	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1111	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)



BOULEVARD LONG POLE ATTACHMENT FOR Ø102 POLE
Boulevard long fixation sur mât pour mât Ø102

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1112	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)
A.1113	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**7** (900 mA) **8** (1050 mA)	84.4 W 99.0 W	13104 lm 14982 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.24** (Anthracite Grey)



ZHAGA INTERFACE ACCESSORY FOR CYLINDRICAL POLE Accessoire d'interface Zhaga pour mât cylindrique

A.1099 ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available ZHAGA controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

POLE ACCESSORIES FOR BOULEVARD POLE ATTACHMENT
Mâts pour Boulevard fixation sur mât

S.2814 H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
Mât cylindrique H 4,5 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer

S.2815 H 6,4m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
Mât cylindrique H 6,4 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer


S.2817 H 8,5 m above ground, Ø168 mm - Ø102 mm tapered cylindrical pole to be buried
Mât cylindrique fuselé H 8,5m Ø168mm - Ø102mm à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Slot Pole

Slot Mât

POLE TOP Tête de mât



Nuovo Teatro dell'Opera, Florence, Italy - ABDR Architetti Associati / Massimiliano Baldieri © Ph. Luigi Filetici

ACI marina Rovinj, Croatia © Luks d.o.o.

Urban lighting configurator
Configurateur d'éclairage urbain


SIMES

Urban lighting products can be configured with a wide range of high-efficiency optics, each developed to provide optimal light distribution according to the intended application. Given the wide variety of available combinations, please use the online configurator at **www.simes.it/configurator/slot-pole** to identify the Product Code corresponding to the desired solution.

Les produits d'éclairage urbain peuvent être configurés avec un large choix d'optiques à haute efficacité, chacune étant conçue pour fournir une distribution optimale de la lumière selon l'application souhaitée. Compte tenu du large choix de combinaisons disponibles, veuillez utiliser le configurateur en ligne sur **www.simes.it/configurator/slot-pole** pour identifier le code produit correspondant à la solution souhaitée.


MASTER CODE	CCT	CRI	OPTIC (LIGHT DISTRIBUTION)	DRIVE CURRENT	LIGHT CONTROL	COLOUR
A.XXXX	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	**7** (70) **8** (80)	**B** Narrow cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton étroit* **C** Cycle-pedestrian path / *Passage cycliste-piéton* **T** Roadway / *Routière* **R** Wide roadway / *Routière large* **P** Left-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à gauche* **Q** Right-hand pedestrian crossing / *Passage piéton à droite* **Z** Plaza, large areas / *Place, zones vastes*	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)

AVAILABLE OPTICS
Optiques disponibles




B - NARROW CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Concentrated beams for narrow cycle-pedestrian paths, with minimal light spill and good uniformity along the walkway.

B - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON ÉTROIT
Faisceaux concentrés pour les passages cycliste-piéton étroits, avec une fuite de lumière minimale et une bonne uniformité le long de l'allée.




C - CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Balanced distribution for standard cycle-pedestrian paths, with glare control and good uniformity.

C - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON
Répartition équilibrée pour les passages cycliste-piéton standard, avec contrôle de l'éblouissement et une bonne uniformité.




T - ROADWAY
Longitudinal optic for one or two lane urban roads, providing uniform lighting and good spacing between poles.

T - ROUTIÈRE
Optique longitudinale pour routes urbaines à une ou deux voies, offrant un éclairage uniforme et un bon écartement entre les mâts.




R - WIDE ROADWAY
Wide-beam longitudinal optic for wider urban roads, with greater lateral coverage and high luminous efficiency.

R - ROUTIÈRE LARGE
Optique longitudinale à faisceau large pour les routes urbaines plus larges, avec une meilleure couverture latérale et une grande efficacité lumineuse.




P - LEFT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR TWO-WAY STREETS WITH LEFT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with left-side installation, designed to improve the pedestrian's lateral visibility.

P - PASSAGE PIÉTON À GAUCHE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À GAUCHE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté gauche, conçue pour améliorer la visibilité latérale des piétons.



Q - RIGHT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR A TWO-WAY STREETS WITH RIGHT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with right-side installation, designed to increase pedestrian contrast and visibility.

Q - PASSAGE PIÉTON À DROITE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À DROITE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté droit, conçue pour améliorer le contraste et la visibilité des piétons.



Z - PLAZA, LARGE AREAS
Frontal optic for large open areas, with uniform coverage and controlled illuminance.

Z - PLACE, ZONES VASTES
Optique frontale pour les grands espaces ouverts, avec une couverture uniforme et une illumination contrôlée.

Slot Pole

Slot Mât

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique
Die-cast and extruded aluminium housing. **Transparent protective toughened glass.** **Steel screws with anticorrosive coating.** **Pre-wired luminaire.** Corp en aluminium moulé et extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.

GENERAL INFORMATION Informations générales	
IP RATING Indice de protection	**IP66**
INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS II** ⧈
MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 09**

COLOUR CODES Codes couleur
.14 Aluminium Grey Gris aluminium
.24 Anthracite Grey Gris anthracite
REGISTERED DESIGN Modèle déposé

*OPTIC: **B** - Narrow cycle-pedestrian path, **C** - Cycle-pedestrian path, **T** - Roadway, **R** - Wide roadway, **P** - Left-hand pedestrian crossing, **Q** - Right-hand pedestrian crossing, **Z** - Plaza, large areas


*OPTIQUE: **B** - Passage cycliste-piéton étroit, **C** - Passage cycliste-piéton, **T** - Routière, **R** - Routière large, **P** - Passage piéton à gauche, **Q** - Passage piéton à droite, **Z** - Place, zones vastes

FLUX: The lumens indicated in the table are for CRI 70, 4000K, OPTIC **T.
Consult the online configurator at www.simes.it/configurator/slot-pole to find the product code and related performance data.

FLUX: Les lumens indiqués dans le tableau correspondent à CRI 70, 4000K, OPTIQUE **T.
Veuillez consulter le configurateur en ligne sur www.simes.it/configurator/slot-pole pour trouver le code produit et les caractéristiques de performance associées.

SINGLE POLE TOP

Tête de mât simple




SLOT SINGLE POLE TOP FOR POLE Ø76
Tête de mât simple pour mât Ø76

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1310	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	8	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	8.2 W 13.1 W 18.4 W	1166 lm 1916 lm 2631 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1311	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	24.5 W 34.2 W 44.2 W	3896 lm 5342 lm 6704 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1312	**H** (2700K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	24	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	50.4 W 65.4 W 75.2 W	7916 lm 9939 lm 11225 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)

DOUBLE POLE TOP

Tête de mât double



SLOT DOUBLE POLE TOP FOR POLE Ø76
Tête de mât double pour mât Ø76

MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1320	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	16	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**1** (300 mA) **3** (500 mA) **5** (700 mA)	16.4 W 26.2 W 36.8 W	2332 lm 3832 lm 5262 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1321	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	32	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**3** (500 mA) **5** (700 mA) **7** (900 mA)	49.0 W 68.4 W 88.4 W	7792 lm 10684 lm 13408 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)
A.1322	**H** (2700 K) **W** (3000 K) **N** (4000 K)	48	**7** (70) **8** (80)	**B** **C** **T** **R** **P** **Q** **Z**	**5** (700 mA) **7** (900 mA) **8** (1050 mA)	100.8 W 131.0 W 150.4 W	15832 lm 19878 lm 22450 lm	**M** (220-240 Vac Midnight/D4i)	**.14** (Aluminium Grey) **.24** (Anthracite Grey)

ZHAGA INTERFACE ACCESSORY FOR CYLINDRICAL POLE Accessoire d'interface Zhaga pour mât cylindrique

A.1099 Zhaga interface for remote management control, enabling the integration of commercially available Zhaga controls and sensors.
Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

POLE ACCESSORIES FOR SLOT POLE TOP Mâts pour Slot tête de mât

S.2811 H 4,16m above ground Ø102 mm cylindrical pole to be buried with Ø76mm spigot
Mât cylindrique H 4,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

S.2816 H 5,16m above ground Ø102 mm cylindrical pole to be buried with Ø76mm spigot
Mât cylindrique H 5,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

Pool

UNDERWATER RECESSED
Encastré immergé



Ø 190 D.175



Ø 240 D.166



Ø 320 D.175

UNDERWATER SPOTLIGHT
Projecteur immergé



Ø 95 L.145 H.185



Ø 150 L.115 H.220



Ø 220 L.135 H.300


Aquardens Thermal Park, Santa Lucia di Pescantina, Verona, Italy - Arch. Giancarlo Marzorati © Ph. Aquardens Spa

Pool

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	**GENERAL INFORMATION** Informations générales		**COLOUR CODES** Codes couleur
Technopolymer housing. Front trim in AISI 316L stainless steel. Transparent protective toughened front glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Recessing box in technopolymer included. Corp en technopolymère. Habillage avant en AISI 316L acier inoxydable. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé. Boîtier d'encastrement en technopolymère inclus.	**IP RATING** Indice de protection	**IP68 3m**	**.19 Stainless Steel** Acier inoxydable
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	**CLASS III**	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	**IK 10**	**REGISTERED DESIGN** Modèle déposé


UNDERWATER RECESSED
Encastré immergé

MICROPOOL WALL RECESSED 1 LED Ø125
Micropool encastré mural 1 LED Ø125




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3607C	5700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		20°	80	197 lm	2.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3603J	RGBW (W=6000 K)	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille		25°x37°	80	154 lm	3.2 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM


MINIPOOL WALL RECESSED 6 LED Ø240
Minipool encastré mural 6 LED Ø240



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3617C	5700 K	**Wide beam with 6 lenses** Faisceau large avec 6 lentilles		42°	80	1000 lm	9.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3629J	RGBW (W=6000 K)	**Elliptical beam with 6 lenses** Faisceau elliptique avec 6 lentilles		25°x37°	80	316 lm	14.0 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM


POOL WALL RECESSED 12 LED Ø320
Pool encastré mural 12 LED Ø320



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3627C	5700 K	**Fascio largo con 12 lenti** Faisceau large avec 12 lentilles		36°	80	2337 lm	24.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3630J	RGBW (W=6000 K)	**Elliptical beam with 12 lenses** Faisceau elliptique avec 12 lentilles		25°x37°	80	1282 lm	29.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

UNDERWATER SPOTLIGHT
Projecteur immergé

MICROPOOL SPOT 1 LED Ø95
Micropool projecteur 1 LED Ø95




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3676C	5700 K	**Medium beam with 1 lens** Faisceau moyen avec 1 lentille		20°	80	197 lm	2.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3673J	RGBW (W=6000 K)	**Elliptical beam with 1 lens** Faisceau elliptique avec 1 lentille		25°x37°	80	154 lm	3.2 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORIES FOR MICROPOOL SPOT Accessoires pour Micropool projecteur



S.3671 Flange for Micropool Spot Bride pour Micropool projecteur

MINIPOOL SPOT 6 LED Ø150
Minipool projecteur 6 LED Ø150




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3686C	5700 K	**Wide beam with 6 lenses** Faisceau large avec 6 lentilles		42°	80	1000 lm	9.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3683J	RGBW (W=6000 K)	**Elliptical beam with 6 lenses** Faisceau elliptique avec 6 lentilles		25°x37°	80	316 lm	14.0 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORIES FOR MINIPOOL SPOT Accessoires pour Minipool projecteur



S.3671 Flange for Minipool Spot Bride pour Minipool projecteur

POOL SPOT 12 LED Ø220
Pool projecteur 12 LED Ø220



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3696C	5700 K	**Wide beam with 12 lenses** Faisceau large avec 12 lentilles		36°	80	2337 lm	24.3 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.3693J	RGBW (W=6000 K)	**Elliptical beam with 12 lenses** Faisceau elliptique avec 12 lentilles		25°x37°	80	1282 lm	29.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORIES FOR POOL SPOT Accessoires pour Pool projecteur



S.3672 Flange for Pool Spot Bride pour Pool projecteur

REMOTE POWER SUPPLY 24 Vdc constant voltage
Alimentation déportée 24 Vdc tension continue

OFF ON

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT VOLTAGE	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3419	IP20	0-15 W	24 Vdc	II	ON-OFF	compact	92x33x22
S.2400	IP20	10-35 W	24 Vdc	II	ON-OFF	linear	140x43x30
S.2401	IP20	18-60 W	24 Vdc	II	ON-OFF	linear	225x43x30
S.3425	IP54	1-8 W	24 Vdc	II	ON-OFF	compact	54x21x32
S.2407	IP67	0-14.4 W	24 Vdc	II	ON-OFF	compact	70x38x25
S.2433	IP67	0-36 W	24 Vdc	II	ON-OFF	linear	112x38x25
S.2405	IP67	0-60 W	24 Vdc	II	ON-OFF	linear	150x53x35
S.2406	IP67	0-90 W	24 Vdc	II	ON-OFF	linear	171x63x38
S.2445	IP67	0-120 W	24 Vdc	II	ON-OFF	linear	191x63x38
S.2446	IP67	0-320 W	24 Vdc	I	ON-OFF	linear	252x90x44
S.3664	IP65/67	0-36 W	24 Vdc	II	ON-OFF	underground box	200x200x220
S.3665	IP65/67	0-90 W	24 Vdc	II	ON-OFF	underground box	300x300x230

DIMMABLE

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT VOLTAGE	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3442	IP20	0-22 W	24 Vdc	II	Dali2, Push Dim, 1/0-10V	compact	110x52x22
S.3443	IP20	0-25 W	24 Vdc	II	Dali2, Push Dim, 1/0-10V	compact	103x67x21
S.2419	IP20	0-36 W	24 Vdc	II	Dali2, Push Dim	linear	210x43x30
S.2429	IP20	0-75 W	24 Vdc	II	Dali2, Push Dim	linear	293x43x30
S.2449	IP20	0-100 W	24 Vdc	II	Dali2, Push Dim	linear	293x43x30
S.2411	IP68	0-15 W	24 Vdc	II	0-10V, 1-10V	compact	122x33x26
S.2438	IP67	0-22 W	24 Vdc	II	Dali2, Push Dim	box, compact	176x87x43
S.2415	IP67	0-24 W	24 Vdc	II	Dali2	linear	185x35x33
S.3447	IP67	0-30 W	24 Vdc	I	Dali2, Push Dim	linear slim	250x30x21
S.2427	IP67	0-60 W	24 Vdc	II	1-10V	linear	150x53x35
S.3430	IP67	0-60 W	24 Vdc	II	Dali2, Push Dim	linear	141x49x32
S.3448	IP67	0-60 W	24 Vdc	I	Dali2, Push Dim	linear slim	275x30x21
S.3431	IP67	0-90 W	24 Vdc	II	Dali2	linear	171x63x38
S.3449	IP67	0-100 W	24 Vdc	I	Dali2, Push Dim	linear slim	305x30x21
S.2426	IP67	0-120 W	24 Vdc	II	Dali2	linear	191x63x38
S.2447	IP67	0-200 W	24 Vdc	II	Dali2	linear	195x68x40

REMOTE POWER SUPPLY 48 Vdc constant voltage
Alimentation déportée 48 Vdc tension continue

OFF ON

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT VOLTAGE	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.2448	IP67	0-31 W	48 Vdc	II	ON-OFF	compact	112x38x25

REMOTE DRIVER constant current
Alimentation déportée en tension continue

OFF ON

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT CURRENT	Vout	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3424	IP20	1-6 W	1200 mA	2,5~5 Vdc	II	ON-OFF	compact	57x31x21
S.3439	IP20	0,25-7 W	100-700 mA	2,5~20 Vdc	II	ON-OFF	compact	65x29x18
S.2409	IP67	1-14 W	1000 mA	3~14 Vdc	II	ON-OFF	compact	70x38x25
S.3445	IP67	0,3-23 W	100-700 mA	2,5~45 Vdc	II	ON-OFF	compact	88x43x25
S.3446	IP67	0,8-44 W	300-1050 mA	9~49 Vdc	II	ON-OFF	compact	108x43x25

DIMMABLE

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT CURRENT	Vout	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3432	IP20	0,22-15 W	100-700 mA	2,5~46 Vdc	II	Dali2, Push Dim	linear slim	104x22x20
S.3442	IP20	8,1-25 W	150-900 mA	2~54 Vdc	II	Dali2, Push Dim, 0/1-10V	compact	110x52x22
S.3443	IP20	16,2-38 W	300-1050 mA	2~54 Vdc	II	Dali2, Push Dim, 0/1-10V	compact	103x67x21
S.3433	IP20	1,25-53 W	500-1400 mA	2,5~44 Vdc	II	Dali2, Push Dim	compact	143x43x30
S.2413	IP20	28-60 W	250-700 mA	2~112 Vdc	II	Dali,0/1-10V, Push Dim	compact	124x79x22
S.3444	IP20	22-70 W	300-1050 mA	4~72 Vdc	II	Dali2,1-10V, Push Dim	compact	124x79x22
S.3435	IP67	0,3-23 W	100-700 mA	2,5~46 Vdc	II	Dali2, Push Dim	compact	88x43x25
S.2438	IP67	8,1-25 W	150-900 mA	2~54 Vdc	II	Dali2, Push Dim	box, compact	176x87x43
S.3436	IP67	0,8-44 W	300-1050 mA	2,5~45 Vdc	II	Dali2, Push Dim	compact	108x43x25
S.3434	IP67	0,25-10 W	100-700 mA	2,5~46 Vdc	II	Dali2, Push Dim	compact	112x36x22

Note: Always ensure that the minimun forward voltage (Vfmin) of the connected luminaires is compatible with the driver's voltage range.
Remarque : vérifiez toujours que la tension directe minimale (Vf min.) des luminaires raccordés est compatible avec la plage de tension du driver.

UNDERGROUND ELECTRICAL JUNCTION BOX
Boîte de dérivation électrique enterrée

CODE	IP	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3660	IP65/67	underground box	200x200x220

REMOTE POWER SUPPLY constant voltage (Tunable White DMX and Dali)

Alimentation déportée en tension continue (Tunable White DMX et Dali)

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT VOLTAGE	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.2470	IP20	0-75 W	24 Vdc	II ⧈	DMX RDM	compact	293x43x30
S.2475	IP20	0-75 W	24 Vdc	II ⧈	Dali DT-6 / DT-8	compact	293x43x30

REMOTE DRIVER constant current (Tunable White Dali)

Alimentation déportée en tension continue (Tunable White Dali)

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT CURRENT	VOUT	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3414	IP67	0,75-44 W	300-1050 mA	2,5~45 Vdc	II ⧈	Dali DT-8	Box, compact	176x87x43

Constant voltage Dimmer (Tunable White DMX and Dali)

Interrupteur relais tension continue (Tunable White DMX et Dali)

CODE	IP	POWER	OUTPUT VOLTAGE	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.2478	IP20	0-96 W	24 Vdc	III	Dali DT-6	compact	41x28x14
S.2479	IP20	0-96 W	24 Vdc	III	Dali DT-8	compact	41x28x14
S.2476	IP67	0-96 W	24 Vdc	III	Dali DT-6	Box, compact	176x87x43
S.2477	IP67	0-96 W	24 Vdc	III	Dali DT-8	Box, compact	176x87x43
S.3440	IP67	2x120 W	24 Vdc	III	Dali DT-6 / DT-8	compact	164x70x36
S.3441	IP67	2x120 W	24 Vdc	III	DMX - RDM	compact	164x70x36

Note: The following devices/interfaces are used to control the colour, temperature and brightness of the TUNABLE WHITE LED via Dali (DT6 / DT8) signal. These devices need a 24 Vdc power supply Not Dimmable (type S.2405, S.2406, S.2445 and S.2446) and must be placed between the 24 Vdc power supply and the luminaires. Therefore choose a 24V power supply based on the maximum power used of the luminaires up to a maximum of 96W or 120W depending on the type of dimmer intended to use.

Remarque : Les appareils/interfaces suivants sont utilisés pour contrôler la couleur, la température et la luminosité de la LED TUNABLE WHITE via signal DALI (DT6 / DT8). Ces appareils ont besoin d'une alimentation 24 Vdc non variable (type S.2405, S.2406, S.2445 et S.2446) et doivent être positionnés entre l'alimentation 24 Vdc et les luminaires. Par conséquent, il faut choisir une alimentation 24V en fonction de la puissance maximale utilisée des luminaires, jusqu'à un maximum de 96 W ou 120 W selon le type de variateur utilisé.

REMOTE POWER SUPPLY 24 Vdc constant voltage (RGBW DMX)

Alimentation déportée 24 Vdc tension continue (RGBW DMX)

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT VOLTAGE	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3411	IP55	18-60 W	24 Vdc	II ⧈	DMX	box, compact	260x260x100
S.3413	IP55	0-90 W	24 Vdc	II ⧈	DMX	box, compact	260x260x100
S.2440	IP55	0-320 W	24 Vdc	II ⧈	DMX	box, compact	316x300x128
S.3668	IP65/67	0-35 W	24 Vdc	II ⧈	DMX	underground box, compact	200x200x220
S.3667	IP65/67	0-90 W	24 Vdc	II ⧈	DMX	underground box, compact	300x200x230

REMOTE POWER SUPPLY 24 Vdc constant voltage (RGBW Dali)

Alimentation déportée 24 Vdc tension continue (RGBW Dali)

CODE	IP	OUTPUT POWER	OUTPUT VOLTAGE	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3415	IP55	18-60 W	24 Vdc	II ⧈	Dali DT6	box, compact	260x260x100
S.3416	IP55	0-90 W	24 Vdc	II ⧈	Dali DT6	box, compact	260x260x100
S.3417	IP55	0-320 W	24 Vdc	II ⧈	Dali DT6	box, compact	316x300x128
S.3640	IP65/67	0-35 W	24 Vdc	II ⧈	Dali DT6	underground box, compact	200x200x220
S.3642	IP65/67	0-90 W	24 Vdc	II ⧈	Dali DT6	underground box, compact	300x300x230

Constant voltage Dimmer (RGB DMX and Dali)

Interrupteur relais tension continue (RGB DMX et Dali)

CODE	IP	POWER	OUTPUT VOLTAGE	PROTECTION CLASS	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.3452	IP66	288 W	24 Vdc	III	Dali DT6	box, compact	200x200x92
S.3440	IP67	2x240 W	24 Vdc	III	Dali DT-6 / DT-8	compact	164x70x36
S.3441	IP67	2x240 W	24 Vdc	III	DMX - RDM	compact	164x70x36

Note: The following devices/interfaces are used to control the colour and brightness of the RGBW LED through DMX or Dali signal. These devices need a 24 Vdc power supply Not Dimmable (type S.2405, S.2406, S.2445 and S.2446) and must be placed between the 24 Vdc power supply and the luminaires. Therefore choose a 24V power supply based on the maximum power used of the luminaires up to a maximum of 240W or 288W depending on the type of dimmer intended to use.

Remarque : Les appareils/interfaces suivants sont utilisés pour contrôler la couleur et la luminosité de la LED RGBW LED via signal ou DMX. Ces appareils ont besoin d'une alimentation 24 Vdc non variable (type S.2405, S.2406, S.2445 et S.2446) et doivent être positionnés entre l'alimentation 24 Vdc et les luminaires. Par conséquent, il faut choisir une alimentation 24V en fonction de la puissance maximale utilisée des luminaires, jusqu'à un maximum de 240W ou 288W selon le type de variateur utilisé.

MULTIZONE TOUCH PANEL RGBW, RGBCW AND TUNABLE WHITE DMX
Panneau tactile multizone RGBW, RGBCW et Tunable White DMX

CODE	IP	CONTROL	DIMENSIONS LxWxH
S.2453	IP20	4 zone DMX touch panel	75x120x30

SIGNAL CONVERTER INTERFACE FOR DIMMABLE LUMINAIRES
Convertisseur de signal pour luminaires dimmables

DIMMABLE

CODE	IP	CONTROL	INPUT VOLTAGE	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.2490	IP20	Push DIM to Dali2 DT6 max 35 Dali Luminaires	220-240 Vac	compact	43x43x19
S.2491	IP20	Dali to PHASE CUT Trailing edge (0-230 W)	220-240 Vac	compact	80x40x25
S.2492	IP20	INTERFACE VIRTUAL Midnight or STEP DIMMING max 7 Luminaires	220-240 Vac	compact	60x33x15
S.2493	IP67	INTERFACE VIRTUAL Midnight or STEP DIMMING max 7 Luminaires	220-240 Vac	box, compact	176x87x43
S.2494	IP20	Dali EXPANDER max 64 Luminaires	220-240 Vac	DIN rail	18x98x56
S.2497	IP67	INTERFACE VIRTUAL Midnight or STEP DIMMING max 64 Luminaires	220-240 Vac	box, linear	273x102x43
S.3437	IP20	Dali2 / Push / 1-10 V Dimmer (0-144 W)	24 Vdc	linear	132x22x19

These signal converter can convert the dimmable signal in different protocol: from Push DIM to Dali2, from Dali to PHASE-CUT or VIRTUAL MIDNIGHT / BILEVEL (STEP-DIMMING).

Ce convertisseur de signal peut convertir le signal dimmables dans différents protocoles : de PUSH DIM vers DALI2, de DALI vers PHASE-CUT ou de DALI vers VIRTUAL MIDNIGHT / BILEVEL (STEP-DIMMING).

DALI INTERFACE SWITCH FOR ON-OFF (not dimmable) 230 V luminaires
Interrupteur relais Dali pour luminaires 230 V marche-arrêt (non dimmables)

OFF ON

CODE	IP	CONTROL	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.2495	IP20	ON-OFF	compact	59x33x15
S.2496	IP67	ON-OFF	box, compact	176x87x43

All not dimmable (ON-OFF) 230V devices can be controlled ON-OFF with the Dali system using the following interface accessories.
As a result, the luminaires will be remotely controllable in ON-OFF mode only and not in dimmed mode.

Tous les appareils non dimmables (ON-OFF) 230 V peuvent être contrôlés en MARCHE-ARRÊT avec le système DALI en utilisant les accessoires d'interface suivants. Par conséquent, les luminaires seront contrôlables à distance en mode ON-OFF uniquement et non en mode dimmable.

SURGE PROTECTION DEVICE
Dispositif de protection contre les surtensions

CODE	IP	PROTECTION CLASS	FORM FACTOR	DIMENSIONS LxWxH
S.2498	IP67	I ⏚	compact	37x30x20
S.2499	IP67	II ⧈	compact	37x30x20

Outdoor Lighting fixtures are subject to many different types of temporary, transitional or permanent electrical disturbances. Such disturbances can create permanent damage or failure that can jeopardize the performance or lifetime of the fixtures. Surge protection devices are utilised to limit the damage of such electrical disturbances. Each fixture must be connected to one single device at a distance of no more than 10m away. A correct protection system against overvoltage or voltage spikes must also provide for the installation of a surge protection device inside the mains electrical switchboard (the selection of this device is the responsibility of the electrician or electrical contractor).


Les luminaires extérieur sont soumis à différents types de perturbations électriques temporaires, transitoires ou permanentes. Ces perturbations peuvent causer des dommages permanents ou des pannes pouvant altérer les performances ou la durée de vie des équipements. Les dispositifs de protection contre les surtensions sont utilisés pour limiter les dommages liés à ces perturbations électriques. Chaque équipement doit être connecté à un appareil individuel à une distance de 10 mètres maximum. Un système de protection correct contre les surtensions ou les pics de tension doit également prévoir l'installation d'un dispositif de protection contre les surtensions à l'intérieur du tableau électrique secteur (la responsabilité du choix de ce dispositif revient à l'électricien ou au l'entreprise d'installation électrique).

CONNECTORS FOR THROUGH WIRING
Connecteurs pour le câblage traversant



1 WAY CONNECTOR
Connecteur à 1 voie

CODE	IP	WIRE
S.5529	IP68	Max 3x1,5mm², Ø 5,5mm / 10mm



3 WAY CONNECTOR
Connecteur à 3 voies

CODE	IP	WIRE
S.5504	IP68	Max 3x1,5mm², Ø 7mm / 12mm
S.5507	IP68	Max 5x1,5mm², Ø 6,5mm / 12mm



4 WAY CONNECTOR
Connecteur à 4 voies

CODE	IP	WIRE
S.5506	IP68	Max 3x2,5mm², Ø 6,5mm / 12mm
S.5519	IP68	Max 4x1,5mm², Ø 6,5mm / 12mm

Where the lighting fixtures are equipped with power supply cable, these accessories are employed for carrying-out a loop in, loop out wiring connection.
These connectors can be installed in junction boxes, inside recessing boxes (inground / wall products) or inside the posts of the bollards.
Verify the installation compatibility of each lighting fixture by visiting our website.

Si les luminaires sont dotés d'un câble d'alimentation, ces accessoires sont utilisés pour réaliser un raccord de câblage en boucle entrée-sortie. Ces connecteurs peuvent être installés dans des boîtiers de raccordement, dans des boîtiers d'encastrement (produits dans le sol / mur) ou dans les mâts des bornes. Vérifiez la compatibilité de l'installation de chaque équipement d'éclairage en consultant notre site web.

Technical performance & transparency

All descriptions, dimensions, and photometric data contained in this catalogue are updated as of the printing date **(August 2026).**

LED technology is constantly evolving; therefore, to access continuously updated data, technical datasheets, and installation instructions, please visit our website **www.simes.it**.

Published photometric and energy data in this catalogue and on our website (which is continuously updated) are the result of measurements conducted in our laboratories under the supervision of the IMQ national certification body, and refer to the **REAL VALUES** of the luminaire:

- Watt (W): total power effectively absorbed by the luminaire (including driver where applicable).
- Lumen (lm): actual net luminous flux emitted by the luminaire.

To ensure maximum accuracy throughout every phase of calculation and modeling, we provide a continuously updated database on our website that includes photometric and 3D files for major design software: **Revit/Archicad (BIM), DIALux, Relux, 3ds Max, AGI32, and SketchUp.**

Image attribution

Selected ambient images were created in part with the assistance of Generative AI tools and refined through final human review to ensure quality and precision.

ESG Sustainability Reporting

Our Sustainability Report is available on our website: **www.simes.it**

Intellectual property & right of modification

All rights reserved.
No part of this catalogue may be reproduced in any form.
The products shown are **REGISTERED and/or PATENTED.** The company reserves the right to make any modifications deemed necessary for product improvement without prior notice, and invites you to consult the website to access updated information.

Performances techniques et transparence

Toutes les descriptions, dimensions et données photométriques figurant dans le présent catalogue sont à jour à la date d'impression **(août 2026).**

La technologie LED évolue constamment ; par conséquent, pour accéder à des données, des fiches techniques et des instructions d'installation régulièrement mises à jour, veuillez consulter notre site Internet **www.simes.it**.

Les données photométriques et énergétiques publiées dans le présent catalogue et sur notre site internet, régulièrement mises à jour, résultent de mesures effectuées dans nos laboratoires sous la supervision de l'organisme national de certification IMQ et correspondent aux **VALEURS RÉELLES** du luminaire :

- Watts (W) : puissance totale effectivement absorbée par le luminaire, alimentation comprise lorsqu'elle est prévue.
- Lumens (lm) : flux lumineux réel émis en sortie du luminaire.

Afin de garantir une précision maximale à chaque étape du calcul et de la modélisation, nous mettons à disposition sur notre site internet une base de données constamment actualisée, comprenant également les fichiers photométriques et 3D destinés aux principaux logiciels de conception : **Revit/ Archicad (BIM), DIALux, Relux, 3ds Max, AGi32 et SketchUp.**

Remarques relatives aux images

Certaines images de mise en situation ont été partiellement créées à l'aide d'outils d'intelligence artificielle générative, puis soumises à un contrôle humain final afin d'en vérifier la qualité et l'exactitude.

Rapport de durabilité ESG

Le rapport de durabilité peut être consulté sur notre site internet : **www.simes.it**

Propriété intellectuelle et réserve de modification

Tous droits réservés.
Le présent catalogue ne peut être reproduit, même partiellement. Les produits illustrés sont **DÉPOSÉS et/ou BREVETÉS.** La société se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification qu'elle jugera utile à l'amélioration de ses produits et vous invite à consulter son site internet afin d'accéder aux informations les plus récentes.



Printed by Euroteam Srl Brescia - Italy
www.euroteam.eu

SIMES

SIMES S.p.A.
via G. Pastore 2/4
25040 Corte Franca (Brescia) - ITALY
tel. (+39) 030 9860411
simes@simes.com
www.simes.com

DISTRIBUTED IN YOUR COUNTRY BY :
Distribué dans votre pays par :

CATGENENFR271