


LIEFERPROGRAMM 2026/2027

Capatect Fassaden- und Dämmtechnik

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL


CAPAROL

VORWORT



Firmensitz und Zentrale in Ober-Ramstadt/Hessen



Die Angaben in diesem Lieferprogramm sind auf Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung (Stand: 08/2026) zusammengestellt.

Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt können diese Angaben eine fachgerechte Planung nicht ersetzen. Auch bleiben die Prüfpflichten des ausführenden Fachhandwerkers/Verwenders auf die konkrete Eignung unseres Produktes/unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt.

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der Produkte unsere Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Informationen (abrufbar auf unserer Website unter www.caparol.de). Auf diesen finden Sie zudem weitere Informationen zu den jeweiligen Produkteigenschaften.

Im Lieferprogramm enthaltene Verbrauchsangaben sind Schätzwerte, die auf der Grundlage unserer Erfahrungen in Standardanwendungen beruhen. Sie können daher lediglich zur Orientierung dienen. Der tatsächliche Verbrauch kann hiervon abweichen.

Wir behalten uns Änderungen des Lieferprogramms, insbesondere hinsichtlich des Produktsortiments sowie hinsichtlich der technischen Angaben und der verfügbaren Einheiten der einzelnen Produkte (Verpackungsgrößen etc.) vor.

Die abgebildeten Farbtöne wurden im Druckverfahren hergestellt, deshalb können gegenüber den Originalfarbtönen geringfügige Abweichungen möglich sein. Auch Art und Struktur des Untergrundes sowie Umgebung und Lichtverhältnisse können den Farbton beeinflussen.

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der DAW-Gruppe in der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Fassung (abrufbar auf unserer Website unter www.caparol.de).

Gültigkeit hat nur das Lieferprogramm in seiner neuesten Fassung.

DER PERFEKTE PARTNER FÜR ALLE GESTALTER BESSERER LEBENSRÄUME

Caparol ist Deutschlands führendes Unternehmen für Bautenanstrichmittel. Unsere ganzheitlichen Oberflächensysteme erfüllen höchste Ansprüche in Sachen Effizienz, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Design.

CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

INHALT

FASSADEN- UND SOCKELSYSTEME 12

Capatect Fassadensysteme 14
Capatect COMFORT 16
Capatect ECONOMY 20
Capatect NATURE 24
Capatect PERFORMANCE 28
Capatect DESIGN 32
Capatect SOCKEL 40

FASSADENDÄMMPLATTEN 50

Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum 54
Dämmplatten aus Mineralwolle 60
Ökologische Dämmplatten 63
Hochleistungs-Dämmplatten 64
Aufbaumuster WDVS 65

BEFESTIGUNG UND ARMIERUNG 66

Systemspezifische Grundlagen 68
Übersicht Dübelverwendung 70
Dübel 71
Mechanische Befestigung 79
Montageelemente 80
Übersicht Klebe- und Armierungsmassen 86
Klebe- und Armierungsmassen 87
Armierungsgewebe 94

OBERFLÄCHENGESTALTUNG 96

Fassadenoberflächen 98
Grundierungen 100
Oberputze 102
Fassadenfarben 112
Kreativtechniken 128
Original Meldorfer® 130
Dekorative Bekleidung 142
Keramik, Feinstein und Glasmosaik 151
Naturstein 156
Faserbeton 162
Capapor 164
Fassadenprofile 178

SYSTEMERGÄNZUNGEN 180

Rund ums Fenster 182
Anputzleisten und Sanierungsprofile 184
Anschlüsse 187
Kantenschutz 190
Sockelabschluss 192
Fugenausbildung 197
Sockelschutz- und Putzträgerplatten 199
Raffstorekästen 201
Raffstorekasten-Konfigurator 206
Laibungsplatten 207
Ergänzungsprodukte 211

PUTZSYSTEME FÜR MONOLITHISCHE BAUWEISEN 218

Capatect STONE 220
Unterputze 226
Systemergänzungen 228
Fassadenputze 230
Fassadenfarben 232
Porenbeton 235

BAUDENKMALPFLEGE 238

Histolith® 240
Mineralische Fassadensanierung 242
Trass-Sanierputzsystem 243
Fassadenfarben und Grundierungen 244
Sanierputze und Spachtelmassen 247

DECKENDÄMMUNG 250

Systemaufbau 254
Kellerdecken- und Dachbodendämmung 258
Kellerdecken- und Tiefgaragendämmplatten 259
Klebe- und Armierungsmassen 262
Systemzubehör 264
Mineralische Oberputze 265

SERVICE 266

Silo- und Maschinentechnik – mineralisch 272
Silo- und Maschinentechnik – pastös 283
Großgebinde-Programm 286
Lieferanten für Zubehör und Geräte 287
ColorExpress 288
CAPAdata 290
SPECTRUM 292
FarbDesignStudio 296
Caparol Akademie 298
Caparol Club 300
Capatect Etiketten-Piktogramme 302

LEGENDE

UMWELTZEICHEN UND KENNZEICHNUNGEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

www.blauer-engel.de/uz140

Blauer Engel – UZ 140:
Das Umweltzeichen der RAL gGmbH für WärmedämmVerbundsysteme

www.blauer-engel.de/uz102

Blauer Engel – UZ 102:
Das Umweltzeichen der RAL gGmbH für emissionsarme Innenwandfarben

www.blauer-engel.de/uz12a

Blauer Engel – UZ 12a:
Das Umweltzeichen der RAL gGmbH für emissions- und schadstoffarme Lacke

pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

pure life:
Das Umweltzeichen für garantiert emissions- und schadstoffarme PU-Dämmstoffe

TÜV Nord-Siegel:
Für Allergiker geeignet

nature plus:
Das Umweltgütesiegel für gesunde und nachhaltige Bauprodukte

TÜV Nord-Siegel:
Schadstoffgeprüft

IBR – Institut für Baubiologie Rosenheim:
Zertifizierte wohngesunde und umweltfreundliche Bauprodukte

UMWELTZEICHEN UND KENNZEICHNUNGEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

E.L.F. plus Wohlfühlklima:
Emissionsminimiert, frei von Weichmachern, Lösemitteln und Konservierungsmitteln

E.L.F. Standard:
Emissionsminimiert, frei von Weichmachern und Lösemitteln

DHA – Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.:
Siegel für die geprüfte Haut- und Allergikerverträglichkeit

Für Kinderspielzeug geeignet:
Gemäß DIN EN 71-3

AgBB-konform:
Prüfsiegel des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauproduktemissionen

LEGENDE

TECHNISCHE LEISTUNGSVERSPRECHEN

Nano-Quarz-Gitter-Technologie (NQG):
Für langanhaltend saubere, schneller trocknende und somit länger schöne Oberflächen

Faser-Thixotropie (ThiX):
Verbesserte Haftung am Werkzeug durch tropfgehemmte Einstellung des Materials

Ohne bioziden Filmschutz:
Wirksamer Beschichtungsschutz ohne bioziden Filmschutz

Filmschutz gegen Pilzbefall:
Reduziert das Risiko der Schimmelpilzbildung auf der Oberfläche

Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall:
Schützt die Oberfläche temporär gegen Pilz- und Algenbefall

Holzschutz gegen Bläuepilzbefall:
Wirksamer Schutz der Beschichtung gegen Bläuepilzbefall

Klimafreundlich:
Beinhaltet CO_2-effiziente Zemente

Wasserabweisend durch Hydro-Perl-Effekt:
Optimaler Feuchteschutz durch wasserabweisende Oberfläche

SPRINTER:
Trocknungsbeschleunigte SPRINTER-Einstellung für die feuchte und kühle Jahreszeit

Rund ums Fenster:
Sichere Produkt- und Systemlösungen rund ums Fenster

IDSysteme:
Geprüfte Innendämmsysteme

OFI – Institut OFI Technologie & Innovation:
Geprüfte Streusalzverträglichkeit im Sockelbereich

TECHNOLOGIEN

NESPRI-Technologie für nebelfreies, professionelles Spritzen:
Patentierte Technologie für die effiziente und gesundheitsschonende Applikation von Beschichtungen im Innen- und Außenbereich

NAST-Technologie für nebelarmes, professionelles Spritzen:
Ermöglicht angenehmes, sauberes Spritzlackieren für Flächen von bis zu 50 m^2 im Innen- und Außenbereich

Airfix-Technologie:
Für das rationelle Spritzverfahren von Beschichtungen im Innen- und Außenbereich

ColorExpress-Töntechnologie:
Für die Abtönung des Wunschfarbtons vor Ort im Handel, praktisch zum direkten Mitnehmen

DisboMIX-Tönsystem:
Tönung von DisboCOR®-Produkten mit NefaCOR-Pasten





FASSADEN- UND SOCKELSYSTEME

Fassaden- und Sockelsysteme

CAPATECT FASSADENSYSTEME



DÄMMT SICHER
WIE DIE NATUR –
Capatect COMFORT



DÄMMT WIRTSCHAFTLICH
WIE DIE NATUR –
Capatect ECONOMY



DÄMMT ÖKOLOGISCH
WIE DIE NATUR –
Capatect NATURE



DÄMMT EFFIZIENT
WIE DIE NATUR –
Capatect PERFORMANCE



DÄMMT ÄSTHETISCH
WIE DIE NATUR –
Capatect DESIGN



DÄMMT UND SCHÜTZT
WIE DIE NATUR –
Capatect SOCKEL

Capatect Fassadensysteme

Capatect ist einer der Pioniere im Bereich der Wärmedämm-Verbundsysteme. In den zurückliegenden 35 Jahren wurden und werden Millionen von Quadratmetern Fassadenfläche mit diesen Systemen erstellt.

Mit unserer neuen Sortierung haben wir den Fokus direkt auf das Hauptaugenmerk der Zielsetzung des gewünschten Fassadensystems zur Dämmung Ihres Zuhauses oder Ihrer Immobilie gelegt.
Damit halten wir mit unseren Systemen, Dämmstoffen und den perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten für Sie und Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche die jeweils optimale Lösung bereit. Denn manchmal haben kaum sichtbare Produkte die größte Wirkung mit dem Gefühl, die beste Entscheidung für die Zukunft zu treffen.

Wärmedämmung bedeutet nicht nur Energie- und Heizkosten zu sparen, sondern aus dem eigenen Zuhause den perfekten Wohlfühlort zu bauen, der den Wert der Immobilie durch eine attraktive Fassade gestalterisch wie auch in Sachen Wertsteigerung verbessert, in dem auch die eigenen Kinder ihr Zuhause finden und schon heute an morgen gedacht wird. Die Fassadensysteme von Capatect bieten eine Vielfalt von Einstiegskriterien, um allen Wünschen von Geborgenheit über Wirtschaftlichkeit bis hin zu Wohnraumgewinnung oder auch Ästhetik gerecht zu werden.
Finden Sie das für Sie perfekt zugeschnittene Fassadensystem.

Lebe jetzt und denke an morgen.

FASSADEN- UND SOCKELSYSTEME 12

CAPATECT COMFORT 16

- Capatect COMFORT CARBON 17
- Capatect COMFORT GREEN 18
- Capatect COMFORT BASIC 19

CAPATECT ECONOMY 20

- Capatect ECONOMY CARBON 21
- Capatect ECONOMY GREEN 22
- Capatect ECONOMY BASIC 23

CAPATECT NATURE 24

- Capatect NATURE WOOD 25
- Capatect NATURE MINERAL 26

CAPATECT PERFORMANCE 28

- Capatect PERFORMANCE PUR 29
- Capatect PERFORMANCE PHENO 30

CAPATECT DESIGN 32

- Capatect DESIGN NATURSTEIN 33
- Capatect DESIGN KERAMIK 34
- Capatect DESIGN PUR KERAMIK 35
- Capatect DESIGN FEINSTEIN 36
- Capatect DESIGN GLASMOSAIK 37
- Capatect DESIGN MELDORFER® 38
- Capatect DESIGN KREATIVTECHNIK RUSTICO 2 39


CAPATECT SOCKEL 40

- Capatect SOCKEL MULTI 43
- Capatect SOCKEL PREMIUM 44
- Capatect SOCKEL CARBON 45
- Capatect SOCKEL NATURSTEIN 46
- Capatect SOCKEL KERAMIK 47
- Capatect SOCKEL SG 48



CAPATECT COMFORT


DÄMMT SICHER WIE DIE NATUR.
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, sparen Sie Geld, Energie und sorgen Sie für perfektes Wohlfühlklima.
Jetzt mehr erfahren unter: **www.caparol.de/capatect**



THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPATECT COMFORT CARBON



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmung	Capatect MW-Dämmplatten oder MW-Lamellen
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Thermozylinder 154 + Capatect Universaldübel-Rondelle MW 052
Armierung	Capatect X-TRA 300
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®
Fassadenfarbe	ThermoSan® NQG®

System-Highlights


System-Brandschutzklasse	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Nichtbrennbar)
Farbigkeit	Tönbar bis Hellbezugswert ≥ 20 Sonderaufbau mit CoolProtect bis Hellbezugswert 5
Oberfläche	Kreativtechniken, z. B. Besenstrich- **oder** Kammzugtechnik** Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	Standardaufbau bei 4 mm 12 Joule, Sonderaufbau bis 100 Joule, Ballwurfsicherheit, ETAG 004
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Risssicherheit	Höchste Sicherheit durch Carbon-Technologie und Premium Leichtputz auf Basis von Hybrid Bindemittel
Besonderheit	Dunkle, intensive Farbtöne möglich Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze)

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT COMFORT GREEN



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmung	Capatect MW-Dämmplatten **oder** MW-Lamellen
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Thermozylinder 154 + Capatect Universaldübel-Rondelle MW 052
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT **oder** Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect Sylitol® Fassadenputz **oder** Capatect Mineral-Leichtputz
Fassadenfarbe	Sylitol® NQG®

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Nichtbrennbar)
Farbigkeit	Tönbar bis Hellbezugswert ≥ 20 Sonderaufbau mit CoolProtect bis Hellbezugswert 10
Oberfläche	Kreativtechniken, z. B. Besenstrich- **oder** Kammzugtechnik** Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	ETAG 004
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Besonderheit	Blauer Engel-zertifiziert Aufbau ohne bioziden Filmschutz

www.blauer-engel.de/uz140


OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT COMFORT BASIC



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmung	Capatect MW-Dämmplatten **oder** MW-Lamellen
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Thermozylinder 154 + Capatect Universaldübel-Rondelle MW 052
Armierung	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 **oder** Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect Mineral-Leichtputz **oder** Capatect Sylitol® Fassadenputz
Fassadenfarbe	Sylitol® NQG®

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Nichtbrennbar)
Farbigkeit	Tönbar bis Hellbezugswert ≥ 20 Sonderaufbau mit CoolProtect bis Hellbezugswert 10
Oberfläche	Kreativtechniken, z. B. Besenstrich- **oder** Kammzugtechnik** Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	ETAG 004
Besonderheit	Blauer Engel-zertifiziert Aufbau ohne bioziden Filmschutz

www.blauer-engel.de/uz140

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ


* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden



CAPATECT ECONOMY

DÄMMT WIRTSCHAFTLICH WIE DIE NATUR.
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, sparen Sie Geld,
Energie und sorgen Sie für perfektes Wohlfühlklima.
Jetzt mehr erfahren unter: **www.caparol.de/capatect**




THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT ECONOMY CARBON



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect PS-Dämmplatten
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universaldübel-Rondelle EPS 052
Armierung	Capatect CarbonSpachtel X-TRA 900
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®
Fassadenfarbe	ThermoSan® NQG®

System-Highlights


System-Brandschutzklasse	B-s2, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Farbigkeit	Tönbar bis Hellbezugswert 10 im empfohlenen Systemaufbau, ansonsten bis Hellbezugswert ≥ 12
Oberfläche	Kreativtechniken, z. B. Besenstrich- **oder** Kammzugtechnik** Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	Standardaufbau bei 3 mm 30 Joule, Sonderaufbau bis 90 Joule, ETAG 004
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Risssicherheit	Höchste Sicherheit durch Carbon-Technologie und Premium-Leichtputz auf Basis von Hybrid-Bindemittel
Besonderheit	Dunkle, intensive Farbtöne möglich Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze)

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT ECONOMY GREEN



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect PS-Dämmplatten
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universaldübel-Rondelle EPS 052
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL **oder** Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect Sylitol® Fassadenputz **oder** Capatect Mineral-Leichtputz
Fassadenfarbe	Sylitol® NQG®

System-Highlights


System-Brandschutzklasse	B-s2, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Farbigkeit	Tönbar bis Hellbezugswert ≥ 20 Sonderaufbau mit CoolProtect bis Hellbezugswert 10
Oberfläche	Kreativtechniken, z. B. Besenstrich- **oder** Kammzugtechnik** Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	ETAG 004
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Besonderheit	Aufbau ohne bioziden Filmschutz

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden

CAPATECT ECONOMY BASIC



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect PS-Dämmplatten
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universaldübel-Rondelle EPS 052
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect Fassadenputz
Fassadenfarbe	Sylitol® Finish 130 **oder** Muresko

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	B-s2, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Farbigkeit	Tönbar bis Hellbezugswert ≥ 20 Sonderaufbau mit CoolProtect bis Hellbezugswert 10
Oberfläche	Kreativtechniken, z. B. Besenstrich- **oder** Kammzugtechnik** Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	ETAG 004


* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden



CAPATECT NATURE


DÄMMT ÖKOLOGISCH WIE DIE NATUR.
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, sparen Sie Geld, Energie und sorgen Sie für perfektes Wohlfühlklima.
Jetzt mehr erfahren unter: **www.caparol.de/capatect**



THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPATECT NATURE WOOD



Empfohlener Systemaufbau*

Kleber	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmung	Capatect HF-Dämmplatte 039 CapaGreen 681
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universal PS-Stopfen 052
Armierung	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect Sylitol® Fassadenputz
Fassadenfarbe	Sylitol® NQG®

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	E nach DIN EN 13501-1 (Normalentflammbar)
Oberfläche	Viele Gestaltungsmöglichkeiten wie z. B. Kombinationen aus Original Meldorfer® und verschiedenen Putzstrukturen
Mechanische Belastbarkeit	Gut
Besonderheit	Blauer Engel-zertifiziert Aufbau ohne bioziden Filmschutz Hohe CO_2-Speicherkapazität der Dämmplatte


www.blauer-engel.de/uz140

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

*Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT NATURE MINERAL



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
Dämmung	Capatect PCS-Dämmplatte 045 800
Armierung	Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 durch die Armierungsschicht + Capatect Universal PS-Stopfen 052
Armierung	Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
Oberputz	Capatect Mineral-Leichtputz
Fassadenfarbe	Sylitol® NQG®

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	A2-s1, d0 nach DIN 4102-1 (Nichtbrennbar)
Oberfläche	Verschiedene Oberflächenbearbeitungsmöglichkeiten (z. B. Besenstrich)** Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Oberputzstrukturen
Mechanische Belastbarkeit	Gut

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden

SYSTEMAUFBAU





CAPATECT PERFORMANCE

DÄMMT EFFIZIENT WIE DIE NATUR.
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, sparen Sie Geld, Energie und sorgen Sie für perfektes Wohlfühlklima.
Jetzt mehr erfahren unter: **www.caparol.de/capatect**




THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT PERFORMANCE PUR



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect PUR-Dämmplatte 124
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universaldübel-Rondelle PUR 052
Armierung	Capatect X-TRA 300 **oder** Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect AmphiSilan Fassadenputz **oder** Capatect Mineral-Leichtputz
Fassadenfarbe	AmphiSilan **oder** Sylitol® NQG®

System-Highlights


System-Brandschutzklasse	C- s2, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Farbigkeit	Tönbar bis Hellbezugswert ≥ 20
Oberfläche	Kreativtechniken, z. B. Besenstrich- oder Kammzugtechnik** Einsatz von Capapor Dekorelementen im Kleinformat
Besonderheit	Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze)
Farbtonstabilität	Hoch
Verschmutzungsneigung	Gering durch Feuchtemanagement für saubere Fassaden

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT PERFORMANCE PHENO



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmung	Capatect PF-Dämmplatte 122
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Thermozylinder 154 + Capatect Universaldübel-Rondelle PF 052
Armierung	Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect Mineral-Leichtputz **oder** Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®
Fassadenfarbe	ThermoSan® NQG® **oder** Sylitol® NQG®

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	Klasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Farbigkeit	Tönbar bis Hellbezugswert ≥ 20
Oberfläche	Kreativtechniken, z. B. Besenstrich- oder Kammzugtechnik** Einsatz von Capapor Dekorelementen im Kleinformat
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Besonderheit	Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze) **oder** Aufbau ohne bioziden Filmschutz

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Ergänzende Hinweise sind in den Kreativdatenblättern zu finden


SYSTEMAUFBAU





CAPATECT DESIGN

DÄMMT ÄSTHETISCH WIE DIE NATUR.
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, sparen Sie Geld, Energie
und sorgen Sie für perfektes Wohlfühlklima.
Jetzt mehr erfahren unter: **www.caparol.de/capatect**




THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT DESIGN NATURSTEIN



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect PS-Dämmplatte **oder**
	Capatect MW-Dämmplatten 035** **oder** MW-Lamelle
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
Gewebe	Capatect Gewebe HB 644
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 durch die Armierungsschicht
	+ Capatect Universal PS-Stopfen
Ausgleichsschicht	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
Verlegemörtel	Capatect Verlegemörtel Uni 086
Fassadenbekleidung	Natursteinwerkstoff
Fugenmörtel	Capatect Fugenmörtel Keramik 082

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	Klasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar) in Kombination mit einer PS-Dämmplatte oder Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Nichtbrennbar) in Kombination mit einer MW-Dämmplatte/Lamelle
Oberfläche	Verschiedene Oberflächenbearbeitungsmöglichkeiten des Natursteinwerkstoffs Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Oberputzstrukturen Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	Gut
Besonderheit	Blauer Engel-zertifiziert **(Bei Verwendung von Mineralwolle)** Aufbau ohne bioziden Filmschutz

www.blauer-engel.de/uz140


OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Bitte Gegebenheiten der Zulassung berücksichtigen.

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT DESIGN KERAMIK



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect MW-Dämmplatten 035** **oder** MW-Lamelle **oder** Capatect PS-Dämmplatten
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
Gewebe	Capatect Gewebe HB 644
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 durch die Armierungsschicht + Capatect Universal PS-Stopfen 052
Ausgleichsschicht	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
Verlegemörtel	Capatect Keramikkleber 084
Fassadenbekleidung	Keramische Bekleidungen
Fugenmörtel	Capatect Fugenschlämme Keramik 083

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	Klasse A2 nach DIN 4102 (Nichtbrennbar) **oder** Klasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Oberfläche	Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Oberputzstrukturen Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	Gut
Besonderheit	Blauer Engel-zertifiziert **(Bei Verwendung von Mineralwolle)** Aufbau ohne bioziden Filmschutz

www.blauer-engel.de/uz140


OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Bitte Gegebenheiten der Zulassung berücksichtigen.

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT DESIGN PUR KERAMIK



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect PUR-Dämmplatte 124
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190
Gewebe	Capatect Gewebe HB 644
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 durch die Armierungsschicht + Capatect Universal PS-Stopfen 052
Ausgleichsschicht	Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190
Verlegemörtel	Capatect Verlegemörtel Uni 086
Fassadenbekleidung	Keramische Bekleidungen
Fugenmörtel	Capatect Fugenmörtel Keramik 082

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	Klasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Oberfläche	Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Oberputzstrukturen Einsatz von Capapor Dekorelementen im Kleinformat
Mechanische Belastbarkeit	Gut
Besonderheit	Pure-Life zertifiziert Aufbau ohne bioziden Filmschutz


pure life

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT DESIGN FEINSTEIN



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect MW-Dämmplatten 035** **oder** MW-Lamelle **oder** Capatect PS-Dämmplatten
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
Gewebe	Capatect Gewebe HB 644
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 durch die Armierungsschicht + Capatect Universal PS-Stopfen 052
Ausgleichsschicht	Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190
Verlegemörtel	Capatect Verlegemörtel Uni 086
Fassadenbekleidung	Feinsteinzeug
Fugenmörtel	Capatect Fugenschlämme Keramik 083

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	Klasse A2 nach DIN 4102 (Nichtbrennbar) **oder** Klasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Oberfläche	Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Oberputzstrukturen Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	Gut
Besonderheit	Blauer Engel-zertifiziert **(Bei Verwendung von Mineralwolle)** Aufbau ohne bioziden Filmschutz

www.blauer-engel.de/uz140


OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Bitte Gegebenheiten der Zulassung berücksichtigen.

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT DESIGN GLASMOSAIK



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect PS-Dämmplatte **oder**
	Capatect MW-Dämmplatten 035** **oder** MW-Lamelle
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190
Gewebe	Capatect Gewebe HB 644
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 durch die Armierungsschicht
	+ Capatect Universal PS-Stopfen 052
Ausgleichsschicht	Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190
Verlegemörtel	Capatect Verlegemörtel Uni 086
Fassadenbekleidung	Glasmosaik
Fugenmörtel	Capatect Fugenschlämme Keramik 083

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	Klasse A2 nach DIN 4102 (Nichtbrennbar) **oder**
	Klasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Oberfläche	Verschiedene Oberflächen
	Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Oberputzstrukturen
	Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	Gut
Besonderheit	Blauer Engel-zertifiziert **(Bei Verwendung von Mineralwolle)**
	Aufbau ohne bioziden Filmschutz

www.blauer-engel.de/uz140


OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Bitte Gegebenheiten der Zulassung berücksichtigen.

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT DESIGN MELDORFER®



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmung	Capatect PS-Dämmplatte **oder** Capatect MW-Dämmplatte **oder** MW-Lamelle
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Thermozylinder 154 + Capatect Universaldübel-Rondelle MW 052
Armierung	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Verlegemörtel	Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 + PutzGrund 610
Fassadenbelag	Original Meldorfer®

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	Klasse A2 nach DIN 4102 (Nichtbrennbar) **oder** Klasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)
Oberfläche	Verschiedene Oberflächenbearbeitungsmöglichkeiten Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Oberputzstrukturen Einsatz von Capapor Dekorelementen
Mechanische Belastbarkeit	Gut
Besonderheit	MyMeldorfer-Oberflächen in Form und Design Blauer Engel-zertifiziert **(bei Verwendung von Mineralwolle)** Aufbau ohne bioziden Filmschutz


www.blauer-engel.de/uz140

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

*Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT DESIGN KREATIVTECHNIK RUSTICO 2



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner/Untergrund	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Dämmung	Capatect PS-Dämmplatte **oder**
	Capatect MW-Dämmplatte **oder** MW-Lamelle
Befestigung	Capatect Universaldübel 053
	+ Capatect Thermozylinder 154
	+ Capatect Universaldübel-Rondelle MW 052
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect AmphiSilan Fassadenputz FEIN
Fassadenfarbe	ThermoSan® NQG®

System-Highlights

System-Brandschutzklasse	Klasse A2 nach DIN 4102 (Nichtbrennbar) **oder**
	Klasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar)**
Oberfläche	Handwerkskunst
	Einsatz von Capapor Dekorelementen

Weitere Ausführungen finden Sie unter: www.caparol.de/kreative-fassaden

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

** Bitte Gegebenheiten der Zulassung berücksichtigen.



Capatect SOCKEL

DIE ZERTIFIZIERTEN SOCKELSYSTEME CAPATECT SOCKEL BIETEN EFFEKTIVEN SCHUTZ FÜR DEN SOCKEL. DER GEBÄUDESOCKEL GEHÖRT ZU DEN MEISTBEANSPRUCHTESTEN BEREICHEN EINER FASSADE.

Das Erscheinungsbild und die Funktionstauglichkeit des Sockels werden dabei von verschiedensten Faktoren wie Feuchtigkeit, Spritzwasser, angehäuftem Schnee, Streusalzbelastung, Verschattung, Pilz- und Algenbefall, mechanischer Belastung und Wärmeschutz beeinflusst. Die zertifizierten Capatect Sockelsysteme legen den Fokus auf die richtige Sockelausführung, auf die einfachen Systemlösungen und insbesondere auf eine Steigerung des Schutzniveaus, um die oben genannten Einflussfaktoren zu minimieren. Daher stellen diese besonders hochwertige, widerstandsfähige und vor allem dauerhafte Systemlösungen dar.

PRÜFUNG DER STREUSALZ-VERTRÄGLICHKEIT

Das Institut OFI Technologie & Innovation prüft Gebäudesockelmaterialien auf ihre Streusalzverträglichkeit. Dazu werden Prüfkörper in ein Kunststoffgefäß mit einer wässrigen Salzlösung eingelegt. In einer speziellen Klimakammer durchlaufen die Proben dann zahlreiche Zyklen bei wechselnden Bedingungen von Temperatur und Feuchte. Anschließend wird der Probenkörper aus der Salzlösung gehoben und getrocknet. Danach erfolgen eine visuelle Beurteilung und eine Rauigkeitsmessung der Oberfläche im Vergleich zur Originalprobe. Die Salzlösung wird filtriert, der Rückstand ausgewogen und das Maß der Gefügeauflösung des Baumaterials festgestellt.
Sind alle Bedingungen der Prüfung erfüllt, wird das Prüfzeugnis ausgestellt.

CAPATECT SOCKEL



DER RENOVIERUNGSZYKLUS WIRD DEUTLICH VERLÄNGERT

- Geprüfte Streusalzverträglichkeit
- Feuchte- und Spritzwasserschutz
- Stoß- und Schlagfestigkeit
- Geringe Verschmutzung durch Spritzwasser
- Gestaltungsvielfalt

CAPATECT SOCKEL

- Capatect SOCKEL MULTI
- Capatect SOCKEL PREMIUM
- Capatect SOCKEL CARBON
- Capatect SOCKEL NATURSTEIN
- Capatect SOCKEL KERAMIK
- Capatect SOCKEL SG


TIPP

- Wir empfehlen immer die technische Trennung von Fassade und Sockel.
- Nutzen Sie zur Erstellung die Möglichkeiten von Profilen zur Erstellung von versetzten oder fassadenbündigen Sockelvarianten.
- Falls es doch einmal zur Renovierung eines Bestandssockels kommt, wird die Überarbeitung deutlich unkomplizierter.



CAPATECT SOCKEL


DÄMMT UND SCHÜTZT WIE DIE NATUR.
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, sparen Sie Geld,
Energie und sorgen Sie für perfektes Wohlfühlklima.
Jetzt mehr erfahren unter: **www.caparol.de/capatect**



THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPATECT SOCKEL MULTI



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner	Mauerwerk und Beton
Verklebung Sockelbereich	Capatect SockelFlex Carbon
Dämmung	Capatect Sockel- und Perimeterdämmung 113
Armierung	Capatect Sockelmulti 777
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect Sockelmulti 777
Fassadenfarbe	ThermoSan® NQG®
Feuchteschutz	Nicht notwendig in diesem Aufbau


System-Highlights

Feuchteschutz	Integrierter Feuchteschutz ab 7 mm Armierung bzw. ab 5 mm Armierung plus 2 mm Oberputz
Streusalzverträglichkeit	Durch Institut OFI Technologie & Innovation nach IBF-Richtlinien geprüft
Mechanische Belastbarkeit	ETAG 004
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Besonderheit	1 Produkt für 4 Funktionen im Sockelbereich: Kleber, Armierungsmasse, filzbarer Oberputz mit integriertem Feuchteschutz

*Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT SOCKEL PREMIUM



Empfohlener Systemaufbau*


Wandbildner	Mauerwerk und Beton
Verklebung Sockelbereich	Capatect SockelFlex Carbon
Dämmung	Capatect Sockel- und Perimeterdämmung 113
Armierung	Capatect X-TRA 300
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®
Fassadenfarbe	ThermoSan® NQG®
Feuchteschutz	Capatect SockelFlex Carbon

System-Highlights

Streusalzverträglichkeit	Durch Institut OFI Technologie & Innovation nach IBF-Richtlinien geprüft
Mechanische Belastbarkeit	Standardaufbau bei 10 Joule Hagelwiderstand geprüft bis Klasse 3
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Risssicherheit	Hohe Sicherheit durch carbonfaserverstärkte, gering staubende Armierungsmasse
Besonderheit	Das stoßfeste Sockelschutzsystem mit mineralischer Armierungsmasse

*Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

CAPATECT SOCKEL CARBON



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner	Mauerwerk und Beton
Verklebung Sockelbereich	Capatect SockelFlex Carbon
Dämmung	Capatect Sockel- und Perimeterdämmung 113
Armierung	Capatect SockelFlex Carbon
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®
Fassadenfarbe	ThermoSan® NQG®
Feuchteschutz	Capatect SockelFlex Carbon


System-Highlights

Streusalzverträglichkeit	Durch Institut OFI Technologie & Innovation nach IBF-Richtlinien geprüft
Mechanische Belastbarkeit	Bis 20 Joule Hagelwiderstand geprüft bis Klasse 5
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Risssicherheit	Höchste Sicherheit durch carbonfaserverstärkte, organische Armierungsmasse
Besonderheit	Das hoch stoßfeste Sockelschutzsystem mit organischer Armierungsmasse Auch als Renovierungssystem auf Altputzen

*Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT SOCKEL NATURSTEIN



Empfohlener Systemaufbau*


Wandbildner	Mauerwerk und Beton
Verklebung Sockelbereich	Capatect SockelFlex Carbon
Dämmung	Capatect Sockel- und Perimeterdämmung 113
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
Gewebe	Capatect Gewebe HB 644
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universal PS-Stopfen 052
Verlegemörtel	Capatect Verlegemörtel Uni 086
Belag	Natursteinwerkstoff
Fugenmörtel	Capatect Fugenmörtel Keramik 082
Feuchteschutz	Capatect SockelFlex Carbon

System-Highlights

Oberflächenbeläge	Nachweis der Frost-Tau-Beständigkeit
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten	Original Meldorfer®, Capatect Buntstein-Sockelputz 691
Besonderheit	Das Sockelschutzsystem mit verschiedenen Oberflächenmaterialien, z. B. Hartbelägen aus Natursteinwerkstoff

*Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

CAPATECT SOCKEL KERAMIK



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner	Mauerwerk und Beton
Verklebung Sockelbereich	Capatect SockelFlex Carbon
Dämmung	Capatect Sockel- und Perimeterdämmung 113
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
Gewebe	Capatect Gewebe HB 644
Befestigung	Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universal PS-Stopfen 052
Verlegemörtel	Capatect Keramikkleber 084
Belag	Keramische Bekleidung
Fugenmörtel	Capatect Fugenmörtel Keramik 082
Feuchteschutz	Capatect SockelFlex Carbon

System-Highlights

Oberflächenbeläge	Nachweis der Frost-Tau-Beständigkeit
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten	Original Meldorfer®, Capatect Buntstein-Sockelputz 691 oder Feinsteinzeug
Besonderheit	Das Sockelschutzsystem mit verschiedenen Oberflächenmaterialien, z. B. Hartbelägen aus Klinkerriemchen




Broschüre Capatect SOCKEL

Erfahren Sie mehr über die zertifizierten Sockelsysteme.

www.caparol.de/sockel

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT SOCKEL SG



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner	Mauerwerk und Beton
Kleber	Capatect Bitumenkaltkleber 117/00
Dämmung	Capatect Sockeldämmplatte SG 117
Armierung	Capatect X-TRA 300
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Befestigung	Capatect Universaldübel 053
Oberputz	Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG®
Fassadenfarbe	ThermoSan NQG®
Feuchteschutz	Capatect SockelFlex Carbon


System-Highlights

Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch NQG-Technologie für saubere Fassaden
Risssicherheit:	Hohe Sicherheit durch carbonfaserverstärkte, mineralische Armierungsmasse
Besonderheit	Nichtbrennbares Sockelschutzsystem mit mineralische Armierungsmasse, Auch als Renovierungssystem auf Altputz geeignet Einsetzbar bei Anforderung an nichtbrennbare Sockelaufbauten z. B. im Bereich von Balkonen, Terrassen, Loggien oder Laubengängen.

*Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

WDVS DIGITAL

Die Gebäudedämmung ist und bleibt der wichtigste Bestandteil der Gebäudehülle, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu erhöhen, Heizenergie zu sparen und klimaschädliche CO_2-Emissionen zu reduzieren. Dass Wärmedämm-Verbundsysteme keine komplexen Gebilde sind, sondern ein Zusammenspiel von aufeinander abgestimmten Schichten, können Sie hier anschaulich in 3D-animierter Darstellung sehen. Beginnend mit der Oberputzfläche, entblättern wir für Sie ganz langsam den Fassadenaufbau.



Im Bereich Capatect Fassadensysteme nehmen wir Sie an unserem Mehrfamilienhaus mit auf eine Reise durch die Schichten eines geklebten und gedübelten Polystyrolsystems.

Die animierten 3D-Ausführungen der zertifizierten Capatect Sockelsysteme ermöglichen Ihnen einen detaillierten Einblick in den Sockel und an den sich anschließenden erdberührten Perimeterbereich.

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an Qualität und Flexibilität von Anputzleisten aus unterschiedlichen Gründen weiter gestiegen. In der 3D-animierten Darstellung sehen Sie die verschiedenen Fensterlagen in Verbindung mit der jeweiligen Anputzleiste, die für die zu erwartende Fugenbewegung ausgelegt ist.

Schauen Sie rein unter: **https://www.caparol.de/produkte/waermedaemmung/wdvs-digital**



FASSADEN-
DÄMMPLATTEN

FASSADENDÄMMPLATTEN



Fassadendämmplatten im Fokus

HOCHEFFIZIENTE FASSADENDÄMMPLATTEN MIT STARKEN EIGENSCHAFTEN. DAS HERZSTÜCK EINES CAPATECT FASSADENSYSTEMS SIND EFFIZIENTE FASSADENDÄMMPLATTEN.

Die Eigenschaften und die Qualitätsmerkmale der Dämmplatten entscheiden über den Aufbau des jeweiligen Wärmedämm-Verbundsystems. Ob Sie sich für einen Dämmstoff aus Polystyrol-Hartschaum, Mineralwolle, Polyurethan, Phenolharz, Mineralschaum oder Holzfaser entscheiden: Sie erhalten immer Top-Qualität mit starkem Fokus auf die jeweilige Anforderung.


FASSADENDÄMMPLATTEN	50
Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum	54
Dämmplatten aus Mineralwolle	60
Ökologische Dämmplatten	63
Hochleistungs-Dämmplatten	64
Aufbaumuster WDVS	65

FASSADENDÄMMPLATTEN



Das Herzstück eines jeden Wärmedämm-Verbundsystems ist der Dämmstoff. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Dämmplatten bieten dabei für fast alle Bedürfnisse an der Fassade eine Antwort. Verarbeitungseigenschaften, Dämmleistung, Systemsicherheit, Bauphysik oder Fassadengestaltung können hier im Fokus stehen. In den letzten Jahren ist insbesondere die Energieeffizienz immer mehr in den Mittelpunkt getreten. Um eine adäquate Dämmwirkung zu erzielen, reichen bei hocheffizienten Dämmstoffen bereits geringe Dämmstoffdicken aus. Im Vergleich zwischen den verschiedenen Dämmstoffarten und Wärmeleitfähigkeiten ergibt sich für das Dämmvermögen rechnerisch betrachtet das nachfolgende Bild.

WLZ	041/040	039	035/034	032	024	021
Dämmstoff	Lamelle, HD	Holzfaser	MW, EPS	EPS	PUR	Pheno
Dicke in cm	18	18	16	14	11	10



Vergleich der Dämmstoffdicken bei gleichem Dämmvermögen

Rechnerische Angabe der Dicke wurde in Abhängigkeit der Herstellbarkeit auf die nächsthöhere Dämmstoffdicke aufgerundet. Rechengrundlage ist ein Bestandsgebäude mit einem U-Wert von 0,24.

DÄMMPLATTEN AUS POLYSTYROL-HARTSCHAUM

DALMATINER, WLG 034

Capatect PS-Dämmplatte 034 Dalmatiner 160/161/162



Polystyrol-Hartschaum EPS 034 WDV nach DIN EN 13163.
Zweifarbig Grau/Weiß
Brandverhalten B1 nach DIN 4102-1
Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1
Weitere Dicken auf Anfrage.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,034 W/(mK)
Format	1000 x 500 mm

Produktnr.

Dicke	Stumpf*	Nut+Feder**	Stufenfalz**	Verpackung
10 mm	160/01	–	–	25,0 m²
20 mm	160/02	–	–	12,5 m²
30 mm	160/03	–	–	8,0 m²
40 mm	160/04	–	–	6,0 m²
50 mm	160/05	–	–	5,0 m²
60 mm	160/06	–	–	4,0 m²
70 mm	160/07*	–	–	3,5 m²
80 mm	160/08	161/08*	162/08*	3,0 m²
90 mm	160/09*	–	–	2,5 m²
100 mm	160/10	161/10*	162/10*	2,5 m²
110 mm	160/11*	–	–	2,0 m²
120 mm	160/12	161/12*	162/12*	2,0 m²
130 mm	160/13*	–	–	1,5 m²
140 mm	160/14	161/14*	162/14*	1,5 m²
150 mm	160/15*	–	–	1,5 m²
160 mm	160/16	161/16*	162/16*	1,5 m²
170 mm	160/17*	–	–	1,0 m²
180 mm	160/18	161/18*	162/18*	1,0 m²
190 mm	160/19*	–	–	1,0 m²
200 mm	160/20	161/20*	162/20*	1,0 m²
220 mm	160/22	–	–	1,0 m²
240 mm	160/24*	–	–	1,0 m²
260 mm	160/26*	–	–	1,0 m²
280 mm	160/28*	–	–	1,0 m²
300 mm	160/30*	–	–	1,0 m²
320 mm	160/32*	–	–	0,5 m²
340 mm	160/34*	–	–	0,5 m²
360 mm	160/36*	–	–	0,5 m²
380 mm	160/38*	–	–	0,5 m²
400 mm	160/40*	–	–	0,5 m²

* Keine Lagerware

** Die nutzbare Deckfläche reduziert sich bei Nut + Feder-Kanten um ca. 3 %, bei Stufenfalz-Kanten um ca. 4 %

DÄMMPLATTEN AUS POLYSTYROL-HARTSCHAUM

DALMATINER, WLG 034, VERBESSERTE SCHALLSCHUTZEIGENSCHAFTEN

Capatect PS-Dämmplatte 034 Dalmatiner Ela 164



Polystyrol-Hartschaum EPS 034 WDV nach DIN EN 13163.
Elastifiziert
Zweifarbig Grau/Weiß
Brandverhalten B1 nach DIN 4102-1
Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1
Kantenausbildung stumpf
Weitere Dicken auf Anfrage.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,034 W/(mK)
Format	1000 x 500 mm

	Produktnr.	
Dicke	**Stumpf***	**Verpackung**
80 mm	164/08*	3,0 m²
100 mm	164/10*	2,5 m²
120 mm	164/12*	2,0 m²
140 mm	164/14*	1,5 m²
160 mm	164/16*	1,5 m²
180 mm	164/18*	1,0 m²
200 mm	164/20*	1,0 m²

DÄMMPLATTEN AUS POLYSTYROL-HARTSCHAUM

DALMATINER, WLG 032

Capatect PS-Dämmplatte 032 Dalmatiner 155/156/157



Polystyrol-Hartschaum EPS 032 WDV nach DIN EN 13163.
Zweifarbig Grau/Weiß
Brandverhalten B1 nach DIN 4102-1
Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1
Weitere Dicken auf Anfrage.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,032 W/(mK)
Format	1000 x 500 mm

Produktnr.

Dicke	Stumpf*	Nut+Feder**	Stufenfalz**	Verpackung
10 mm	155/01*	–	–	25,0 m²
20 mm	155/02*	–	–	12,5 m²
30 mm	155/03*	–	–	8,0 m²
40 mm	155/04*	–	–	6,0 m²
50 mm	155/05*	–	–	5,0 m²
60 mm	155/06	–	157/06*	4,0 m²
70 mm	155/07*	–	–	3,5 m²
80 mm	155/08	156/08*	157/08*	3,0 m²
90 mm	155/09*	–	–	2,5 m²
100 mm	155/10	156/10*	157/10*	2,5 m²
110 mm	155/11*	–	–	2,0 m²
120 mm	155/12	156/12*	157/12*	2,0 m²
130 mm	155/13*	–	–	1,5 m²
140 mm	155/14	156/14*	157/14*	1,5 m²
150 mm	155/15*	–	–	1,5 m²
160 mm	155/16*	156/16*	157/16*	1,5 m²
170 mm	155/17*	–	–	1,0 m²
180 mm	155/18*	156/18*	157/18*	1,0 m²
200 mm	155/20*	156/20*	157/20*	1,0 m²
220 mm	155/22*	–	–	1,0 m²
240 mm	155/24*	–	–	1,0 m²
260 mm	155/26*	–	–	1,0 m²
280 mm	155/28*	–	–	1,0 m²
300 mm	155/30*	–	–	1,0 m²

*Keine Lagerware

DÄMMPLATTEN AUS POLYSTYROL-HARTSCHAUM

DALMATINER, WLG 032, VERBESSERTE SCHALLSCHUTZEIGENSCHAFTEN

Capatect PS-Dämmplatte 032 Dalmatiner Ela 165



Polystyrol-Hartschaum EPS 032 WDV nach DIN EN 13163.
Elastifiziert
Zweifarbig Grau/Weiß
Brandverhalten B1 nach DIN 4102-1
Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1
Kantenausbildung stumpf
Weitere Dicken auf Anfrage.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,032 W/(mK)
Format	1000 x 500 mm

	Produktnr.	
Dicke	**Stumpf***	**Verpackung**
80 mm	165/08*	3,0 m²
100 mm	165/10*	2,5 m²
120 mm	165/12*	2,0 m²
140 mm	165/14*	1,5 m²
160 mm	165/16*	1,5 m²
180 mm	165/18*	1,0 m²
200 mm	165/20*	1,0 m²
220 mm	165/22*	1,0 m²
240 mm	165/24*	1,0 m²
260 mm	165/26*	1,0 m²
280 mm	165/28*	1,0 m²
300 mm	165/30*	1,0 m²

WEISS, WLG 040

Capatect PS-Dämmplatte 040 600



Polystyrol-Hartschaum EPS 040 WDV nach DIN EN 13163.
Brandverhalten B1 nach DIN 4102-1
Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1
Kantenausbildung stumpf
Weitere Dicken auf Anfrage.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,040 W/(mK)
Format	1000 x 500 mm

Dicke	**Produktnr.**	**Verpackung**
10 mm	600/01*	25,0 m²
20 mm	600/02*	12,5 m²
40 mm	600/04*	6,0 m²
60 mm	600/06*	4,0 m²
80 mm	600/08*	3,0 m²
100 mm	600/10*	2,5 m²
120 mm	600/12*	2,0 m²
140 mm	600/14*	1,5 m²
160 mm	600/16*	1,5 m²
180 mm	600/18*	1,0 m²
200 mm	600/20*	1,0 m²

*Keine Lagerware

DÄMMPLATTEN AUS POLYSTYROL-HARTSCHAUM

FÜR DIE WÄRMEDÄMMUNG IM ERDREICH

Capatect XPS-Perimeterdämmplatte 110



Extrudierter Polystyrol-Hartschaum Typ XPS PW nach DIN EN 13164 zur Wärmedämmung von erdberührenden außenseitigen Wandflächen.

Bauaufsichtlich zugelassen

Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1

Glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche

Kantenausbildung Stufenfalz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	Abhängig von Dämmstoffstärke und Wassereinwirklungsklasse 60 mm λ = 0,035 W/(mk) bei W1-E, 0,037 W/(mk) bei W2-E 80 – 140 mm λ = 0,036 W/(mK) bei W1-E, λ = 0,038 W/(mK) bei W2-E ab 160 mm λ= 0,036 W/(mK) bei W1-E, λ = 0,041 W/(mK) bei W2-E
Format	1265 x 615 mm, Deckfläche: 1250 x 600 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung
60 mm	110/06*	5,25 m²
80 mm	110/08*	3,75 m²
100 mm	110/10*	3,0 m²
120 mm	110/12*	2,25 m²
140 mm	110/14*	2,25 m²
160 mm	110/16*	1,5 m²
180 mm	110/18*	1,5 m²
200 mm	110/20*	1,5 m²

FÜR DIE WÄRMEDÄMMUNG IM ERDREICH UND AN SOCKELFLÄCHEN

Capatect Sockel- und Perimeterdämmplatte 113



Polystyrol-Hartschaum Typ EPS nach DIN EN 13163 zur Wärmedämmung von erdberührenden außenseitigen Wandflächen.

Bauaufsichtlich zugelassen für die Anwendung im Perimeterbereich (60 – 300 mm)

Brandverhalten B1 nach DIN 4102-1
Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1

Kantenausbildung stumpf, ab 220 mm Dicke mit Stufenfalz-Kantenausbildung

**PW/WAS nach DIN 4108-10

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,032 W/(mK) beim Einbau im Sockelbereich λ = 0,036 W/(mK) beim Einbau unter der Geländeoberkante
Format	1000 x 500 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung
20 mm	113/02*	12,5 m²
30 mm	113/03*	8,0 m²
40 mm	113/04*	6,0 m²
50 mm	113/05*	5,0 m²
60 mm**	113/06*	4,0 m²
70 mm**	113/07*	3,5 m²
80 mm**	113/08*	3,0 m²
100 mm**	113/10*	2,5 m²
120 mm**	113/12*	2,0 m²
140 mm**	113/14*	1,5 m²
160 mm**	113/16*	1,5 m²
180 mm**	113/18*	1,0 m²
200 mm**	113/20*	1,0 m²
220 mm**	113/22*	1,0 m²
240 mm**	113/24*	1,0 m²
260 mm**	113/26*	1,0 m²
280 mm**	113/28*	1,0 m²
300 mm**	113/30*	1,0 m²

DÄMMPLATTEN AUS POLYSTYROL-HARTSCHAUM

FÜR DIE WÄRMEDÄMMUNG IM ERDREICH UND AN SOCKELFLÄCHEN

Capatect Sockel- und Perimeterdämmplatte 115



Polystyrol-Hartschaum Typ EPS nach DIN EN 13163 zur Wärmedämmung von erdberührenden außenseitigen Wandflächen.

Bauaufsichtlich zugelassen für die Anwendung im Perimeterbereich (60 – 300 mm)

Brandverhalten B1 nach DIN 4102-1
Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1

Kantenausbildung stumpf, ab 220 mm Dicke mit Stufenfalz-Kantenausbildung

***PW/WAS nach DIN 4108-10

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK) beim Einbau im Sockelbereich λ = 0,039 W/(mK) beim Einbau unter der Geländeoberkante
Format	1000 x 500 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung
20 mm	115/02	12,5 m²
30 mm	115/03	8,0 m²
40 mm	115/04	6,0 m²
50 mm	115/05	5,0 m²
60 mm***	115/06	4,0 m²
70 mm***	115/07*	3,5 m²
80 mm***	115/08	3,0 m²
100 mm***	115/10	2,5 m²
120 mm***	115/12	2,0 m²
140 mm***	115/14	1,5 m²
160 mm***	115/16	1,5 m²
180 mm***	115/18	1,0 m²
200 mm***	115/20	1,0 m²
220 mm***	115/22*	1,0 m²
240 mm***	115/24*	1,0 m²
260 mm***	115/26*	1,0 m²
280 mm***	115/28*	1,0 m²
300 mm***	115/30*	1,0 m²

Capatect Sockeldämmplattte SG 117



Nichtbrennbare Dämmplatte für den Sockel- und Spritzwasserbereich aus Schaumglas.

Brandverhalten A1

Kantenausbildung stumpf

Anwendungstyp: WAS nach DIN 4108-10

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,037 W/(mK) beim Einbau im Sockelbereich
Format	600 x 450 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung
50 mm	117/05*	2,7 m²
60 mm	117/06*	2,16 m²
70 mm	117/07*	1,89 m²
80 mm	117/08*	1,62 m²
90 mm	117/09*	1,62 m²
100 mm	117/10*	1,35 m²
120 mm	117/12*	1,08 m²
140 mm	117/14*	1,08 m²
160 mm	117/16*	0,81 m²
180 mm	117/18*	0,81 m²
200 mm	117/20*	0,81 m²

* Keine Lagerware
** Nur palettenweise
*** Zugelassen für den Einsatz als Dämmung im Perimeterbereich

DÄMMPLATTEN AUS MINERALWOLLE

WLG 035, VERBESSERTE SCHALLSCHUTZEIGENSCHAFTEN, BEIDSEITIG VORBESCHICHTET

Capatect MW-Dämplatte 035 LIGHT 145

www.blauer-engel.de/uz140



Nichtbrennbare Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162.
Qualitätstyp WAP-zh und DI nach DIN 4108-10
Armierungs- und Klebeseite weiß vorbeschichtet
Extrem leicht mit nur 85 kg/m²
Kantenausbildung stumpf

Ab Dicke 140 mm im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	1200 x 400 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung	Palettierung
60 mm	145/06*	1,92 m²	10 Bund
80 mm	145/08*	1,44 m²	10 Bund
100 mm	145/10*	0,96 m²	12 Bund
120 mm	145/12*	0,96 m²	10 Bund
140 mm	145/14*	0,96 m²	8 Bund
160 mm	145/16*	0,96 m²	6 Bund
180 mm	145/18*	0,96 m²	6 Bund
200 mm	145/20*	0,96 m²	6 Bund
220 mm	145/22*	0,48 m²	10 Bund**
240 mm	145/24*	0,48 m²	10 Bund**
260 mm	145/26*	0,48 m²	8 Bund**
280 mm	145/28*	0,48 m²	8 Bund**
300 mm	145/30*	0,48 m²	8 Bund**

Capatect MW-Dämmplatte 035 FAS 10cc 146

www.blauer-engel.de/uz140



Nichtbrennbare Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162.
Qualitätstyp WAP-zh
Armierungs- und Klebeseite weiß vorbeschichtet
Kantenausbildung stumpf

Ab Dicke 140 mm im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	1200 x 400 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung	Palettierung
60 mm	146/06*	1,92 m²	10 Bund**
80 mm	146/08*	1,44 m²	10 Bund**
100 mm	146/10*	0,96 m²	12 Bund**
120 mm	146/12*	0,96 m²	10 Bund**
140 mm	146/14*	0,96 m²	8 Bund**
160 mm	146/16*	0,96 m²	6 Bund**
180 mm	146/18*	0,96 m²	6 Bund**
200 mm	146/20*	0,96 m²	6 Bund**
220 mm	146/22*	0,48 m²	10 Bund**
240 mm	146/24*	0,48 m²	10 Bund**
260 mm	146/26*	0,48 m²	8 Bund**
280 mm	146/28*	0,48 m²	8 Bund**
300 mm	146/30*	0,48 m²	8 Bund**

* Keine Lagerware
** Nur palettenweise

DÄMMPLATTEN AUS MINERALWOLLE

WLG 035, VERBESSERTE SCHALLSCHUTZEIGENSCHAFTEN, BEIDSEITIG VORBESCHICHTET

Capatect MW-Dämmplatte 035 Coverrock X-2 105

www.blauer-engel.de/uz140



Nichtbrennbare Mineralwolleplatten nach DIN 13162
Qualität WAP-zg
Armierungs- und Klebeseite weiß vorbeschichtet
Kantenausbildung stumpf
Rohdichte: ca. 90 kg/m³
Kantenausbildung stumpf

Ab Dicke 140 mm im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	1200 x 400 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung	Palettierung
80 mm	105/08*	1,44 m²	30 Bund**
100 mm	105/10*	1,44 m²	24 Bund**
120 mm	105/12*	1,44 m²	18 Bund**
140 mm	105/14*	0,96 m²	16 Bund**
160 mm	105/16*	0,96 m²	16 Bund**
180 mm	105/18*	0,96 m²	12 Bund**
200 mm	108/20*	0,96 m²	12 Bund**

Capatect MW-Dämmplatte 035 Coverrock II 102



Nichtbrennbare Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162.
Qualitätstyp WAP-zg
Nur für die Laibungsdämmung geeignet
Unbeschichtet
Kantenausbildung stumpf

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	1200 x 400 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung	Palettierung
20 mm	102/02*	5,76 m²	10 Bund**
30 mm	102/03*	3,84 m²	10 Bund**
40 mm	102/04*	2,88 m²	10 Bund**
50 mm	102/05*	1,99 m²	12 Bund**

* Keine Lagerware
** Nur palettenweise

DÄMMPLATTEN AUS MINERALWOLLE

BRANDRIEGEL, WLG 035, BEIDSEITIG VORBESCHICHTET

Capatect MW-Brandriegel 035 152



Nichtbrennbare Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162.
Qualitätstyp WAP-zg
Armierungs- und Klebeseite weiß vorbeschichtet
Kantenausbildung stumpf

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	1200 x 200 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung	Palettierung
100 mm	152/10*	0,96 m²	12 Bund
120 mm	152/12*	0,96 m²	10 Bund
140 mm	152/14*	0,96 m²	8 Bund
160 mm	152/16*	0,96 m²	6 Bund
180 mm	152/18*	0,96 m²	6 Bund
200 mm	152/20*	0,96 m²	6 Bund
220 mm	152/22*	0,48 m²	10 Bund
240 mm	152/24*	0,48 m²	10 Bund**
260 mm	152/26*	0,48 m²	8 Bund**
280 mm	152/28*	0,48 m²	8 Bund**
300 mm	152/30*	0,48 m²	6 Bund**

LAMELLE, WLG 041, BEIDSEITIG VORBESCHICHTET

Capatect Lamelle VB 041 101

www.blauer-engel.de/uz140



Nichtbrennbare Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162.
Qualitätstyp WAP-zh
Armierungs- und Klebeseite weiß vorbeschichtet
Kantenausbildung stumpf
Weitere Dicken auf Anfrage.

Ab Dicke 170 mm im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,041 W/(mK)
Format	1200 x 200 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung	Palettierung
40 mm	101/04*	2,88 m²	10 Bund**
60 mm	101/06*	1,92 m²	10 Bund**
80 mm	101/08*	1,44 m²	10 Bund
100 mm	101/10*	0,96 m²	12 Bund
120 mm	101/12*	0,96 m²	10 Bund
140 mm	101/14*	0,96 m²	8 Bund
160 mm	101/16*	0,96 m²	6 Bund
180 mm	101/18*	0,96 m²	6 Bund
200 mm	101/20*	0,96 m²	6 Bund
220 mm	101/22*	0,48 m²	10 Bund**
240 mm	101/24*	0,48 m²	8 Bund**
260 mm	101/26*	0,48 m²	8 Bund**
280 mm	101/28*	0,48 m²	6 Bund**
300 mm	101/30*	0,48 m²	6 Bund**

* Keine Lagerware
** Nur palettenweise

ÖKOLOGISCHE DÄMMPLATTEN

MINERALSCHAUM, NICHTBRENNBAR, WLG 045

Capatect CS-Dämmplatte 045 800



Nichbrennbare Dämmplatte aus Mineralschaum.
Kantenausbildung stumpf
Beidseitig farblos grundiert
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,045 W/(mK)
Format	600 x 390 mm

Dicke	Produktnr.	Palettierung
80 mm	800/08*	21,06 m² **
100 mm	800/10*	16,85 m² **
120 mm	800/12*	14,04 m² **
140 mm	800/14*	11,23 m² **
160 mm	800/16*	9,828 m² **
180 mm	800/18*	8,424 m² **
200 mm	800/20*	8,424 m² **

HOLZFASER, NACHHALTIG, WLG 039

Capatect HF-Dämmplatte 039 CapaGreen 681

www.blauer-engel.de/uz140



Ökologische Fassadendämmplatte aus Holzfaser

- Brandverhalten E gemäß DIN 13501-1
- Kantenausbildung stumpf
- Rohdichte 110 kg/m³

Ab Dicke 160 mm im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,039 W/(mK)
Format	1200 x 400 mm

Dicke	Produktnr.	Palettierung
100 mm	681/10*	10,56 m²
120 mm	681/12*	8,64 m²
140 mm	681/14*	7,68 m²
160 mm	681/16*	6,72 m²
180 mm	681/18*	5,76 m²
200 mm	681/20*	5,76 m²

* Keine Lagerware
** Nur palettenweise

HOCHLEISTUNGS-DÄMMPLATTEN

SCHLANKER AUFBAU, WLG 024-026

Capatect PUR-Dämmplatte 124



Polyurethan-Hartschaum nach DIN EN 13165.
Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1
Beidseitig vorbeschichtet
Kantenausbildung stumpf
Weitere Dicken auf Anfrage

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,026 W/(mK) (20–70mm) λ = 0,025 W/(mK) (80–110 mm) λ = 0,024 W/(mK) (120–300 mm)
Format	1000 x 500 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung	Palettierung
20 mm	124/02*	12,0 m²	10 Bund**
30 mm	124/03*	8,0 m²	10 Bund**
40 mm	124/04*	6,0 m²	10 Bund**
50 mm	124/05*	4,5 m²	10 Bund**
60 mm	124/06*	4,0 m²	10 Bund**
70 mm	124/07*	3,5 m²	10 Bund**
80 mm	124/08*	3,0 m²	10 Bund**
90 mm	124/09*	2,5 m²	10 Bund**
100 mm	124/10*	2,0 m²	12 Bund**
110 mm	124/11*	2,0 m²	10 Bund**
120 mm	124/12*	2,0 m²	10 Bund**
130 mm	124/13*	2,0 m²	10 Bund**
140 mm	124/14*	1,5 m²	12 Bund**
160 mm	124/16*	1,5 m²	10 Bund**
180 mm	124/18*	1,0 m²	12 Bund**
200 mm	124/20*	1,0 m²	12 Bund**
220 mm	124/22*	1,0 m²	10 Bund**
240 mm	124/24*	1,0 m²	10 Bund**
260 mm	124/26*	1,0 m²	10 Bund**
280 mm	124/28*	1,0 m²	8 Bund**
300 mm	124/30*	1,0 m²	8 Bund**

* Keine Lagerware
** Nur palettenweise
*** Zugelassen für den Einsatz als Dämmung im Perimeterbereich

AUFBAUMUSTER WDVS

SCHLANKER AUFBAU, WLG 022

Capatect PF-Dämmplatte 122



Hochleistungsdämmstoff aus Phenolharz.

- Brandverhalten C-s2, d0 nach DIN EN 13501-1
- Laibungsdämmplatten 20 – 30 mm
- Fassadendämmplatten 40 – 200 mm
  (≥ 160 mm werkseitig zwei verklebte Einzelplatten)
- Kantenausbildung stumpf

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,022 W/(mK)
Format	1200 x 400 mm

Dicke	Produktnr.	Verpackung	Palettierung
20 mm	122/02	8,64 m²	18 Bund***
30 mm	122/03	5,76 m²	12 Bund***
40 mm	122/04	6,72 m²	12 Bund***
50 mm	122/05	5,28 m²	12 Bund***
60 mm	122/06	4,80 m²	12 Bund***
70 mm	122/07*	3,84 m²	12 Bund***
80 mm	122/08	3,36 m²	12 Bund***
90 mm	122/09*	2,88 m²	12 Bund***
100 mm	122/10	2,88 m²	12 Bund***
120 mm	122/12*	2,40 m²	12 Bund***
140 mm	122/14*	1,92 m²	12 Bund***
160 mm	122/16*	1,44 m²	15 Bund***
180 mm	122/18*	1,44 m²	12 Bund***
200 mm	122/20*	1,44 m²	12 Bund***

Aufbaumuster WDVS

Unsere WDVS-Aufbaumuster bieten eine anschauliche Darstellung des systematischen Schichtenaufbaus moderner Wärmedämmverbundsysteme. Sie veranschaulichen Materialien, Strukturen und Ausführungsvarianten übersichtlich und praxisnah. Die Aufbaumuster können in verschiedenen Ausführungen individuell bestellt werden.

Folgende Muster stehen aktuell für Beratung, Planung und Präsentation zur Verfügung:
Capatect ECONOMY CARBON: Bestell-Nr. 965843
Capatect PERFORMANCE PHENO: Bestell-Nr. 965844
Capatect DESIGN PUR: Bestell-Nr. 1010446
Capatect NATURE WOOD: Bestell-Nr. 1014339









BEFESTIGUNG UND ARMIERUNG

SYSTEMSPEZIFISCHE GRUNDLAGEN

BEFESTIGUNG UND ARMIERUNG 66

Systemspezifische Grundlagen 68
Übersicht Dübelverwendung 70
Dübel 71
Mechanische Befestigung 79
Montageelemente 80
Übersicht Klebe- und Armierungsmassen 86
Klebe- und Armierungsmassen 87
Armierungsgewebe 94

DÄMMPLATTENBEFESTIGUNG

Die Notwendigkeit der Dämmplattenbefestigung ist durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) in den „Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Allgemeine Bauartengenehmigung" geregelt.

DÄMMPLATTEN AUS POLYSTYROL UND POLYURETHAN

Nur kleben
Es kann ausschließlich geklebt werden, wenn die Abreißfestigkeit des Untergrundes ≥ 0,08 N/mm² beträgt. Die dauerhafte Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemörtel ist sachkundig zu prüfen. Bei neubaugleichen Untergründen (z. B. Beton oder Mauerwerk ohne Putz) kann diese Festigkeit in der Regel ohne weitere Prüfung vorausgesetzt werden.

Kleben und zusätzlich konstruktiv befestigt mit Tellerdübeln
Sind andere tragfähige Untergründe vorhanden, z. B. mit Altputz oder Anstrich, muss die Eignung in jedem Einzelfall sachkundig geprüft und beurteilt werden. Bei ausreichender Untergrundfestigkeit und einem klebegeeigneten Untergrund ist eine konstruktive Befestigung vorzunehmen.
Bei der konstruktiven Zusatzbefestigung ist die Dübelanzahl je Quadratmeter amtlich nicht vorgegeben. Bewährt haben sich im Regelfall 6 bis 8 Stück/m², d.h. eine Anordnung der Dübel jeweils an den Stößen von waagerechten und senkrechten Plattenfugen sowie 2 Stück mittig gesetzt. Bei Plattenzuschnitten ist entsprechend zu variieren. In Objektabhängigkeit (Untergrundbeschaffenheit) kann die Dübelmenge auch individuell angepasst werden.

Kleben und statisch relevante Befestigung mit Tellerdübeln
Ergibt die Untergrundprüfung, dass keine ausreichende Abreißfestigkeit gegeben ist oder ein für die dauerhafte Verklebung nicht sicher zu beurteilender Untergrund vorliegt (z. B. Fliesen, Hartbrandklinker o. Ä.), muss eine Zusatzbefestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Tellerdübeln erfolgen.

MINERALWOLLE-LAMELLEN

Nur kleben
Ein ausschließliches Kleben der Mineralwolle-Lamellen ist zulässig bei tragfähigem Untergrund aus Mauerwerk oder Beton (Abreißfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²). Bei einer Windsoglast über 1,59 kN/m² muss immer zusätzlich standsicher gedübelt werden.

Kleben und statisch relevante Befestigung mit Tellerdübeln
Ergibt die Untergrundprüfung, dass keine ausreichende Abreißfestigkeit gegeben ist oder ein für die dauerhafte Verklebung nicht sicher zu beurteilender Untergrund vorliegt (z. B. Fliesen, Hartbrandklinker o. Ä.), muss eine Zusatzbefestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Tellerdübeln erfolgen.

SYSTEMSPEZIFISCHE GRUNDLAGEN

DÄMMPLATTEN AUS MINERWOLLE (AUSSER LAMELLE), HOLZFASER, PHENOLHARZ UND MINERALSCHAUM

Statisch relevante Befestigung mit Tellerdübeln

Capatect Fassadensysteme auf Basis von Mineralwolle (außer Lamelle) , Holzfaser, Phenolharz und Mineralschaum müssen immer geklebt und gedübelt angewendet werden. Zur standsicheren Befestigung dieser Dämmplatten sind bauaufsichtlich zugelassene Tellerdübel zu verwenden.

SYSTEME MIT KERAMISCHER BEKLEIDUNG

Nur kleben

Nur beim Einsatz von Polystyrol-Dämmplatten kann bei tragfähigem Untergrund aus Mauerwerk oder Beton (Abreißfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²) bis zu einer Windsoglast ≤ 1,00 kN/m² ausschließlich geklebt werden (Klebekontaktfläche > 60 %). Bei Gebäudehöhen über 8 m muss zusätzlich eine konstruktive Verdübelung mit mind. 4 Dübeln/m² vorgenommen werden.
In allen anderen Anwendungsfällen müssen die Dämmplatten zusätzlich mit bauaufsichtlich zugelassenen Tellerdübeln befestigt werden. Die Dübelung erfolgt durch das Bewehrungsgewebe.

SYSTEME MIT HARTBELÄGEN

Kleben und statisch relevante Befestigung mit Tellerdübeln

Bei einer Windsoglast > –1,0 kN/m², nicht ausschließlich klebegeeigneten Untergründen oder dem Einsatz von Mineralwolle- bzw. Polyurethan-Dämmstoffen ist das WDVS immer zusätzlich standsicher zu befestigen. Die Befestigung im WDVS mit Bekleidungen mit Hartbelägen erfolgt immer durch das Bewehrungsgewebe.


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung


Bescheid

ÜBERSICHT DÜBELVERWENDUNG

Nutzungskategorie nach ETA

Dübeltyp	Zugelassene Befestigung										
	A	B	B	B	C	C	C	D	E	–	
	Normalbeton	Vollmauerstein/ Mauerziegel	Kalksandvollstein	Vollstein aus Leichtbeton	Hohlblock aus Leichtbeton	Hohllochziegel	Kalksandlochstein	Haufwerksporiger Leichtbeton	Porenbeton	Holzuntergründe	**Konstruktiv Befestigung**
 **Capatect Universaldübel 053** Längen: 115 – 455 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
 **Capatect Schraubdübel Easy 051** Längen: 100 – 300 mm	●	●	●			●	●	●	●		●
 **Capatect Schlagdübel 061** Längen: 95 – 295 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
 **Capatect Schraubdübel Short 030** Längen: 60 – 100 mm	●	●	●		●	●	●	●	●		●
 **Capatect Setzdübel XI-FV 068** Längen: 60 – 200 mm	●										●
 **Capatect Dübelhülse 065** Längen: 80 – 220 mm											●
 **Capatect Dübelhülse ZE 067** Längen: 80 – 300 mm										●	●

TELLERDÜBEL MIT SCHRAUBEN

Capatect Universaldübel 053



Bauaufsichtlich zugelassener Schraubdübel für alle Untergründe zur Befestigung von Capatect Fassadensystemen.
Teller Ø 60 mm, Schaft Ø 8 mm
Mit Spreizschraube, Bit Torx T30
Für alle Untergründe (A – E)
Verankerungstiefe
≥ 25 mm: A, B, C, D
≥ 65 mm: E
Bei oberflächenbündiger Montage: d ≥ 60 mm

Bei versenkter Montage (nur bei komprimierbaren Dämmstoffen): d ≥ 80 mm
Für vertiefte Montage in MW 035 WAP-zg/zh und PF 122 kombinieren mit Thermozylinder 154
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Chi-Wert: 0,001/0,002 W/K (je nach Montageart)
Dübel = schwarz, ab 315 mm weiß

Verbrauch Nach einwirkender Windlast

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
053/115	115 mm	Karton = 100 Stück	50 Kartons	4002381936516
053/135	135 mm	Karton = 100 Stück	40 Kartons	4002381936523
053/155	155 mm	Karton = 100 Stück	40 Kartons	4002381936530
053/175	175 mm	Karton = 100 Stück	30 Kartons	4002381936547
053/195	195 mm	Karton = 100 Stück	30 Kartons	4002381936554
053/215	215 mm	Karton = 100 Stück	30 Kartons	4002381936561
053/235	235 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381936578
053/255	255 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381936585
053/275	275 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381936592
053/295	295 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381936608
053/315*	315 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381936615
053/335*	335 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381936622
053/355*	355 mm	Karton = 100 Stück	16 Kartons	4002381936639
053/375*	375 mm	Karton = 100 Stück	16 Kartons	4002381936646
053/395*	395 mm	Karton = 100 Stück	16 Kartons	4002381936653
053/415*	415 mm	Karton = 100 Stück	16 Kartons	4002382041226
053/435*	435 mm	Karton = 100 Stück	16 Kartons	4002382041233
053/455*	455 mm	Karton = 100 Stück	16 Kartons	4002382041257

Capatect Universaldübel-Rondelle MW



Mineralwolle-Kappe für die Tellerabdeckung bei versenkter und vertiefter Montage.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
052/04	Karton = 100 Stück	80 Kartons	4002381793621

Capatect Universaldübel-Rondelle EPS



Polystyrol-Kappe für die Tellerabdeckung bei versenkter Montage.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
052/01	Karton = 100 Stück	80 Kartons	4002381793614

*Keine Lagerware

TELLERDÜBEL MIT SCHRAUBEN

Capatect Universaldübel-Rondelle PUR



PUR-Kappe für die Tellerabdeckung bei versenkter Montage.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
052/06*	Karton = 100 Stück	50 Kartons	4002382015913

Capatect Universaldübel-Rondelle PF



PF-Kappe für die Tellerabdeckung bei vertiefter Montage.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
052/07	Karton = 100 Stück	80 Kartons	4002382016644

Capatect Universal PS-Stopfen



Für die Schraubenabdeckung bei oberflächenbündiger Montage.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
052/05	Karton = 500 Stück	192 Kartons	4002381792495

Capatect Universaldübel-Tool



Montage-Set bestehend aus einem Setzwerkzeug mit Schneideblech lang und kurz, je 1 Bit Torx T25, T30.

Produktnr.	Verpackung	EAN
053/02	Karton à je 1 Bef.-Gerät, Ersatzbit, Schneidblech	4002381936660

*Keine Lagerware

TELLERDÜBEL MIT SCHRAUBEN

Capatect Universaldübel-Ersatzteilkit



Bestehend aus je 3 Ersatz-Schneidblechen und Ersatz-Bits Torx T30, 33 mm.

Produktnr.	Verpackung	EAN
052/03	Karton = 3x Schneidbleche, Ersatzbit Torx T30, T33 mm	4002381793607

Capatect Schraubdübel Easy 051



Bauaufsichtlich zugelassener Kunststoff-Schraubdübel für alle Untergründe zur oberflächenbündigen Befestigung von Capatect Fassadensystemen.

Teller Ø 60 mm, Schaft Ø 8 mm

Mit Kunststoff-Spreizschraube für Bit Torx T30

Für alle Untergründe (A – E)

Verankerungstiefe:
≥ 30 mm: A, B, C, D, E
≥ 50 mm: E (höhere Zugtragfähigkeiten möglich)

Nur oberflächenbündige Montage

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient
Chi-Wert = 0,000 W/K

Dübel = schwarz

Verbrauch Nach einwirkender Windlast

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
051/100	100 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382002852
051/120	120 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382002869
051/140	140 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382002876
051/160	160 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382002883
051/180	180 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382002890
051/200	200 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382002906
051/220	220 mm	Karton = 50 Stück	24 Kartons	4002382002913
051/240	240 mm	Karton = 50 Stück	24 Kartons	4002382002920
051/260	260 mm	Karton = 50 Stück	24 Kartons	4002382002937
051/280	280 mm	Karton = 50 Stück	24 Kartons	4002382002944
051/300	300 mm	Karton = 50 Stück	24 Kartons	4002382002951

Capatect Schraubdübel-Tool Easy 051/02



Bestehend aus einem Setzwerkzeug und einem Bit Torx T30.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
051/02	1 Stück	24 Kartons	4002382002838

TELLERDÜBEL MIT SCHRAUBEN

Capatect Schraubdübel Short 030



Schraubdübel mit vormontierter, glasfaserverstärkter Kunststoffschraube und Dübelteller für Dämmstoffdicken von 20 – 60 mm in oberflächenbündiger Montage.

Teller ø 60 mm, Schaft ø 8 mm

Speziell für dünne Dämmplatten
Geringe Verankerungstiefe in allen Nutzungskategorien (A – E)
Wärmebrückenoptimiert
Dübel = schwarz

Verbrauch Nach einwirkender Windlast

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
030/060	60 mm	Karton = 100 Stück	50 Kartons	4002382052017
030/080	80 mm	Karton = 100 Stück	50 Kartons	4002382052093
030/100	100 mm	Karton = 100 Stück	50 Kartons	4002382052178

Capatect Schraubdübel Short Tool Pro 030/01



Tool für die Befestitung des Schraubdübels Short 030.

Produktnr.	Verpackung	EAN
030/01	1 Stück	4002382052239

Capatect Schraubdübel Short Bit 030/02



Bit für die Befestitung des Schraubdübels Short 030.

Produktnr.	Verpackung	EAN
030/02	1 Stück	4002382052277

SCHLAGDÜBEL MIT SPEZIALSPREIZNAGEL

Capatect Schlagdübel 061



Bauaufsichtlich zugelassener Kunststoff-Schlagdübel für alle Untergründe zur oberflächenbündigen Befestigung von Capatect Fassadensystemen.
Teller Ø 60 mm, Schaft Ø 8 mm
Vormontierter, verzinkter Spezialspreiznagel mit umspritztem glasfaserverstärktem Einschlagkopf
Für alle Untergründe (A – E)
Verankerungstiefe
≥ 25 mm: A, B, C
≥ 45 mm: D, E

Variable Spreizzone von 25 bis 55 mm
Nur oberflächenbündige Montage mit teleskopierbarem Teller
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Chi-Wert = 0,001 W/K
Dübel = schwarz

Verbrauch Nach einwirkender Windlast

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
061/095	95 mm	Karton = 100 Stück	50 Kartons	4002381912350
061/115	115 mm	Karton = 100 Stück	40 Kartons	4002381912367
061/135	135 mm	Karton = 100 Stück	30 Kartons	4002381912374
061/155	155 mm	Karton = 100 Stück	30 Kartons	4002381912381
061/175	175 mm	Karton = 100 Stück	27 Kartons	4002381912398
061/195	195 mm	Karton = 100 Stück	27 Kartons	4002381912404
061/215	215 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381912411
061/235	235 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381912428
061/255	255 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381912435
061/275	275 mm	Karton = 100 Stück	20 Kartons	4002381912442
061/295	295 mm	Karton = 100 Stück	18 Kartons	4002381912459

DÜBELSCHEIBEN

Capatect Dübelscheibe 153/VT90

Für die Befestigung der Capatect MW-Fassadendämmplatten WAP-zg. Scheibe Ø 90 mm, in Kombination mit: Capatect Universaldübel 053 oder Capatect Schlagdübel 061.

Verbrauch Entsprechend Dübeleinsatz

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
153/VT90	Karton = 100 Stück	144 Kartons	4002381775726

Capatect Dübelscheibe 153/Easy90

Für die Befestigung der Capatect MW-Fassadendämmplatten WAP-zg. Scheibe Ø 90 mm, in Kombination mit: Capatect Schraubdübel Easy 051.

Verbrauch Entsprechend Dübeleinsatz

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
153/EASY90	Karton = 100 Stück	96 Kartons	4002382003118

DÜBEL

DÜBELZYLINDER

Capatect Thermozylinder 154



Spezieller Dübelzylinder für die vertiefte Montage des Capatect Universaldübels 053 in MW-Dämmplatten 035 WAP-zg/zh und PF-Dämmplatten 122. Zylinder Ø 112 mm.

Verbrauch Entsprechend Dübeleinsatz

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
154	Karton = 100 Stück	18 Kartons	4034139204318

DÜBELSCHEIBEN

Capatect Dübelscheibe 153/14



Für die Befestigung der Capatect LS-Fassadendämmplatten VB 101 und der Capatect Hanffaser-Dämmplatte 688.

Scheibe Ø 140 mm, in Kombination mit: Capatect Universaldübel 053 oder Capatect Schlagdübel 061.

Verbrauch Entsprechend Dübeleinsatz

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
153/14	Karton = 100 Stück	50 Kartons	4002381775719

Capatect Dübelscheibe 153/Easy 140

Für die Befestigung der Capatect LS-Fassadendämmplatten VB 101.

Scheibe Ø 140 mm, in Kombination mit: Capatect Schraubdübel Easy 051.

Verbrauch Entsprechend Dübeleinsatz

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
153/EASY140	Karton = 100 Stück	32 Kartons	4002382003163

SETZDÜBEL

Capatect Setzdübel XI-FV 068




Bauaufsichtlich zugelassener Dübel für die Befestigung von Mineralwolle-Dämmplatten und Polystyrol-Dämmplatten auf Beton.

Verbrauch Entsprechend Dübeleinsatz

Produktnr.	Länge	Dämmstoffdicke in mm	Verpackung	Palettierung	EAN
068/060	60 mm	60	Karton = 300 Stück	24 Kartons	4002382060173
068/080	80 mm	80	Karton = 200 Stück	24 Kartons	4002382060180
068/100	100 mm	100	Karton = 200 Stück	24 Kartons	4002382060197
068/120	120 mm	120	Karton = 150 Stück	24 Kartons	4002382060203
068/140	140 mm	140	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382060210
068/160	160 mm	160	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382060227
068/180	180 mm	180	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382060234
068/200	200 mm	200	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002382060241

DÜBELHÜLSE MIT SCHRAUBE FÜR HOLZWERKSTOFFE

Capatect Dübelhülse ZE 067



Bauaufsichtlich zugelassene Dübelhülse für die konstruktive Befestigung von WDVS auf Holz- und Plattenwerkstoffen. Untergründe und Verankerungstiefe lt. Zulassung:

Teller Ø 60 mm, Schaftlänge 25 mm

Capatect Universal PS-Stopfen liegt bei für oberflächenbündige Montage.

Bei versenkter Montage mit Capatect Thermozylinder 154 (ab 80 mm Dämmdicke) sind Capatect Universaldübel-Rondelle erforderlich.

Weitere Längen auf Anfrage.
Werte gelten für oberflächenbündige Dübelmontage.

Verbrauch Nach einwirkender Windlast

Produktnr.	Länge	Dämmstoffdicke in mm	Verpackung	Palettierung	EAN
067/080	80 mm	40	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4002382052314
067/100	100 mm	60	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4002382052352
067/120	120 mm	80	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4002382052390
067/140	140 mm	100	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4002382052420
067/160	160 mm	120	Karton = 100 Stück	60 Kartons	4002382052444
067/180	180 mm	140	Karton = 100 Stück	60 Kartons	4002382052468
067/200	200 mm	160	Karton = 100 Stück	60 Kartons	4002382052482
067/220	220 mm	180	Karton = 100 Stück	48 Kartons	4002382052505
067/240	240 mm	200	Karton = 100 Stück	40 Kartons	4002382052529
067/260	260 mm	220	Karton = 100 Stück	40 Kartons	4002382052543
067/280	280 mm	240	Karton = 100 Stück	40 Kartons	4002382052567
067/300	300 mm	260	Karton = 100 Stück	40 Kartons	4002382052581

DÜBEL

DÜBELHÜLSE MIT SCHRAUBE FÜR HOLZWERKSTOFFE

Capatect Dübelhülse 065



Bauaufsichtlich zugelassene Dübelhülse für die konstruktive Befestigung von WDVS mit Holzschraube in oberflächenbündiger oder versenkter Montage.

Untergründe und Verankerungstiefe lt. Zulassung:

Teller Ø 60 mm, Schaftlänge 25 mm

Capatect Universal PS-Stopfen liegt bei für oberflächenbündige Montage.

Bei versenkter Montage (ab 80 mm Dämmdicke) ist Capatect Universaldübel-Rondelle EPS erforderlich.

Weitere Längen auf Anfrage.

Werte gelten für oberflächenbündige Dübelmontage, Werte für versenkte Dübelmontage in Klammern.

Verbrauch Empfehlung 6 Stück/m²

Produktnr.	Länge	Dämmstoffdicke in mm	Verpackung	Palettierung	EAN
065/080	80 mm	30 (40)	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4002381809056
065/100	100 mm	60 (80)	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4002381809063
065/120	120 mm	80 (100)	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4002381809070
065/140	140 mm	100 (120)	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4002381809087
065/160	160 mm	120 (140)	Karton = 100 Stück	60 Kartons	4002381809094
065/180	180 mm	140 (160)	Karton = 100 Stück	60 Kartons	4002381809100
065/200*	200 mm	160 (180)	Karton = 100 Stück	60 Kartons	4002381809117
065/220*	220 mm	180 (200)	Karton = 100 Stück	48 Kartons	4002381809124

SONSTIGE DÜBEL

Capatect VSD 2G Verblend-Sanier- Dübel 070



Verblend- und Sanierdübel für die nachträgliche Sicherung von Vormauerschalen an Gebäuden sowie zur Nachsicherung von Sparverblendern.

Capatect Universal PS-Stopfen liegt bei für oberflächenbündige Montage.

Bei versenkter Montage (ab 80 mm Dämmdicke) ist Capatect Universaldübel-Rondelle EPS erforderlich.

Weitere Längen auf Anfrage.

Werte gelten für oberflächenbündige Dübelmontage, Werte für versenkte Dübelmontage in Klammern.

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
070/145	145 mm	Karton = 100 Stück	135 Kartons	4034139204905
070/205	205 mm	Karton = 100 Stück	135 Kartons	4034139204912
070/225	225 mm	Karton = 100 Stück	135 Kartons	4034139204929
070/245	245 mm	Karton = 100 Stück	72 Kartons	4034139204936
070/265	265 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4034139204943
070/285	285 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4034139204950
070/305	305 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4034139204967

*Keine Lagerware

MECHANISCHE BEFESTIGUNG

KRAGENDÜBEL MIT SCHRAUBE FÜR SCHIENENSYSTEM

Capatect Universal Montage-Schraubdübel 617



Bauaufsichtlich zugelassener Kragendübel für die Befestigung von Sockelschienen und von Halte- und Verbindungsleisten des Schienensystems.

Kragen Ø 16 mm, Schaft Ø 8 mm

Mit Spreizschraube, Bit Torx T30

Verankerungstiefe:
≥ 25 mm: A, B, C, D
≥ 65 mm: E

Kombinierbar mit Dübelscheibe 153/ITZ

Weitere Längen auf Anfrage.

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
617/45*	45 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002381809131
617/65*	65 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002381809148
617/85*	85 mm	Karton = 100 Stück	16 Kartons	4002381809155
617/105*	105 mm	Karton = 100 Stück	16 Kartons	4002381809162

DÜBELSCHEIBE

Capatect Dübelscheibe 153/ITZ 60/8K



Dübelscheibe zur konstruktiven Befestigung in Kombination mit dem Capatect Universal Montage-Schraubdübel 617.

Aufnahme des Kragendübels
Teller Ø 60 mm

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
153/ITZ	Karton = 100 Stück	15 Kartons	4002381925138

NACHTRÄGLICHE BEFESTIGUNG

Capatect Fassadenanker 673



Für die nachträgliche Montage von mittelschweren bis schweren Anbauteilen an WDVS-Fassaden z. B. Markisen, Vordächer.

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
673/200	200 mm	1 Stück	4002382052079
673/260	260 mm	1 Stück	4002382052116
673/320	320 mm	1 Stück	4002382052154
673/380	380 mm	1 Stück	4002382052192

*Keine Lagerware

MONTAGEELEMENTE

GEPLANTE BEFESTIGUNGEN

Capatect Tragwinkel 674



Für die geplante Montage von mittelschweren bis schweren Anbauteilen an WDVS-Fassaden z. B. französische Balkone, Absturzsicherungen.

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
674/01	140 mm	1 Stück	4002382052246
674/02	200 mm	1 Stück	4002382052260
674/03	300 mm	1 Stück	4002382052284

Capatect Tragwinkelschraube Delta PT 674/04



Zur Befestigung der Anbauteile auf dem Tragwinkel.

Produktnr.	Verpackung	EAN
674/04	Set = 2 Schrauben	4002382052307

Capatect Befestigung SDF-Dübel 674




Dübel zur Befestigung des Capatect Tragwinkel 674. Kragenkopfdübel zur Befestigung des Capatect Tragwinkels 674 in Beton.

Verbrauch 3 Dübel pro Tragwinkel

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
674/100	100 mm	Set = 3 Dübel	4002382052369
674/120	120 mm	Set = 3 Dübel	4002382052383
674/140	140 mm	Set = 3 Dübel	4002382052406

Capatect Befestigung Injektionsset 674/05



Zur Befestigung des Capatect Tragwinkel 674 in Beton, Vollstein und in Lochsteinmauerwerk in Verbindung mit Siebhülse.

Verbrauch 1 Set pro Tragwinkel

Produktnr.	Verpackung	EAN
674/05	Set = 3 Ankerstangen + 3 Siebhülsen	4002382052321

GEPLANTE BEFESTIGUNGEN

Capatect Befestigung Injektionskleber 674/06

Injektionskleber für die Befestigung des Capatect Tragwinkel 674 in Beton und Mauerwerk.

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackung	Verpackungsart	EAN
674/06	280 ml	1 Stück	Kartusche	4002382052345

Capatect PU Montagequader 620

Montagequader aus Polyurethan mit hohem Raumgewicht als Druckunterlage für hohe Lasten in Wärmedämm-Verbundsystemen.

Produktnr.	Dicke	Verpackung	EAN
620/060	60 mm	1 Stück	4034139182173
620/080	80 mm	1 Stück	4034139182180
620/100	100 mm	1 Stück	4034139182197
620/120	120 mm	1 Stück	4034139182203
620/140	140 mm	1 Stück	4034139182210
620/160	160 mm	1 Stück	4034139182227
620/180	180 mm	1 Stück	4034139182234
620/200	200 mm	1 Stück	4034139182241

MONTAGEELEMENTE

UNGEPLANTE BEFESTIGUNGEN

Capatect Montage-Dart-Set 675



Nachträgliche Befestigung von Anbauteilen mit mittleren Lasten in MW und EPS wie:

Fallrohrschellen

Schilder und Werbetafeln

Klappladenarretierung

Lampen

Befestigung im Capatect Montage-Dart-Set erfolgt mit einer Grobgewinde- oder Stockschraube 9 mm. Zusätzlich können mit einem Reduzierstück auch Spax-Schrauben mit einem Durchmesser von 5/5,5/6 mm zum Befestigen von Briefkästen usw. verwendet werden.


Axialer Zug 30 kg

Querzug direkt an der Buchse 15 kg

Produktnr.	Dämmstoffdicke	Verpackung	Palettierung	EAN
675/080*	80 mm	Karton = 10 Stück	81 Kartons	4002381921086
675/100*	100 mm	Karton = 10 Stück	81 Kartons	4002381921154
675/120*	120 mm	Karton = 10 Stück	81 Kartons	4002381921161
675/140*	140 mm	Karton = 10 Stück	72 Kartons	4002381921178
675/160*	160 mm	Karton = 10 Stück	72 Kartons	4002381921185
675/180*	180 mm	Karton = 10 Stück	72 Kartons	4002381921192
675/200*	200 mm	Karton = 10 Stück	72 Kartons	4002381921208
675/220*	220 mm	Karton = 10 Stück	54 Kartons	4002381921215
675/240*	240 mm	Karton = 10 Stück	54 Kartons	4002381921222
675/260*	260 mm	Karton = 10 Stück	54 Kartons	4002381921239
675/280*	280 mm	Karton = 10 Stück	54 Kartons	4002381921246

FASSADENBEGRÜNUNG

Capatect Green Twist Anker 672



Spezieller Anker inkl. Setzhilfe zur Befestigung im Untergrund und nachfolgendem Aufsetzen des Aufnahmesockels zur Erstellung von Netz- oder Gitterstrukturen für das Ranksystem Capatect Green Twist.

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
672/200	200 mm	1 Stück	4034139158413
672/260	260 mm	1 Stück	4034139158420
672/320	320 mm	1 Stück	4034139158437
672/380	380 mm	1 Stück	4034139158444
672/440	440 mm	1 Stück	4034139158451

Capatect Green Twist Sprosse 672/01



Kletterhilfe für Rankpflanzen zur Befestigung am Rankseil

Werkstoff: Alu eloxiert oder Kunststoff grau

Produktnr.	Verpackung	EAN
672/01	1 Stück	4002382052215

*Keine Lagerware

FASSADENBEGRÜNUNG

Capatect Green Twist Endhülse 672/02



Kunststoffendhülse zum Abdecken der Seilenden
Werkstoff: Kunststoff schwarz

Produktnr.	Verpackung	EAN
672/02	1 Stück	4002382052291

Capatect Green Twist Seil 672/03



Spannseil zwischen den Aufnahmesockeln
Werkstoff: Edelstahl rostfrei in 4 mm Durchmesser

Produktnr.	Verpackung	EAN
672/03	Bestellung nach Aufmaß in lfm.	4002382052376

Capatect Green Twist Stange 672/04



Rundstab zwischen den Aufnahmesockeln in horizontaler Lage möglich
Werkstoff: Edelstahl in 4 mm

Produktnr.	Verpackung	EAN
672/04	Bestellung nach Aufmaß in lfm.	4002382052437

Capatect Green Twist Kreuz 90° 672/05



Seilkreuz 90° für 4 mm Spannseil und Rundstab

Produktnr.	Verpackung	EAN
672/05	1 Stück	4002382052475

MONTAGEELEMENTE

FASSADENBEGRÜNUNG

Capatect Green Twist Kreuz variabel 672/06



Seilkreuz verstellbar für 4-mm-Spannseil und Rundstab

Produktnr.	Verpackung	EAN
672/06	1 Stück	4002382052512

Capatect Green Twist Siebhülse 672/07



Siebhülse zur Verankerung im Lochsteinmauerwerk mit einem Lochanteil >15 % in der Querschnittsfläche

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
672/07	100 mm	1 Stück	4034139158468


Capatect Green Twist Aufnahmesockel 672/08/09



Aufnahmesockel zur Aufnahme des Capatect Green Twist Seils 672/03.

Produktnr.	Höhe	Verpackung	EAN
672/08	95 mm	1 Stück	4034139158475
672/09	150 mm	1 Stück	4034139158482

MONTAGEELEMENTE



ÜBERSICHT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

	Produktbeschreibung	Produkt-Nr.	Einsatzbereich: Kleben	Einsatzbereich: Armieren	Einsatzbereich: Abdichten Feuchteschutz	Einsatzbereich: Oberputz	Einsatzbereich: SPRINTER-Variante	Eigenschaften: Mineralisch gebunden	Eigenschaften: Organisch gebunden	Großgebinde: Silo ≥ 5,0 t
Organische Kleber und Armierer	**Capatect ZF-Spachtel 699** Dünnschichtige zementfreie Klebe- und Leichtarmierungsmasse	699	●	●			●		●	
	Capatect CarbonSpachtel X-TRA 900 Hoch schlagfeste, carbonfaserverstärkte Klebe- und Armierungsmasse mit organischen Leichtzuschlägen (EPS)	9813	●	●					●	
	Capatect Rollkleber 615 Speziell für ebene Außenwände im Holzbau	615	●						●	
	Capatect EcoFix 055/20 Einkomponentiger Polyurethan-Kleber	055/20	●							
Sockelprodukte	**Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114** Bituminöse 2K-Klebe- und Abdichtungsmasse	114	●		●				●	
	Capatect Sockelmulti 777 Klebe-, Armierungsmasse und Oberputz mit integriertem Feuchteschutz, speziell für den Sockelbereich	777	●	●	●	●		●		
	Capatect SockelFlex Carbon 2-komponentige Spachtelmasse zum Kleben, Armieren und als Feuchteschutzanstrich im Sockel/erdberührten Bereich	0534	●	●	●				●	
	Capatect SockelFlex Zur Herstellung einer Spachtelmasse zum Kleben, Armieren und als Feuchteschutzanstrich im Sockel/erdberührten Bereich	0533	●	●	●				●	
	Capatect Bitumenkaltkleber 117/00 Zweikomponentiger Reaktionskleber auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion	117/00	●							
Mineralische Kleber und Armierer	**Capatect X-TRA 300** Hoch schlagfeste, mineralische Klebe- und Armierungsmasse	300	●	●				●		●
	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 Hochvergütet, auch für anspruchsvolle Untergründe	190	●	●				●		●
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190 Insbesondere für Hartbeläge, z. B. Keramik, Feinstein oder Glasmosaik	Uni 190	●	●				●		●
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Optimiert für den Maschineneinsatz	186M	●	●			●	●		●
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Leichtunterputz mit EPS-Leichtzuschlägen	131	●	●				●		●
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Leichtunterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen	133	●	●				●		●
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 Kleben und Armieren mit Putz oder als Armierung bei Hartbelägen, insbesondere bei Keramik, Feinstein oder Naturstein	170	●	●				●		●
	Capatect ArmaReno 700 Allrounder zum Renovieren, Filzen, Kleben, Armieren und im Sockelbereich einsetzbar	700	●	●		●		●		
	Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850 Speziell für Capatect PF-Fassadendämmplatte 122	850	●	●				●		●
	Capatect Injektionsmörtel 182 Kleber mit sehr guten Hinterfülleigenschaften für optimalen Haftverbund.	182	●					●		
	Capatect Dämmkleber 185 Optimiert für das Kleben von Dämmplatten	185	●					●		●

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

ORGANISCH, PASTÖS

Capatect ZF-Spachtel 699



Verarbeitungsfertige, faserverstärkte Klebe- und Leichtarmierungsmasse zur Herstellung von Armierungsschichten, zementfrei.

Verbrauch 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
699	20 kg	Eimer	24 x 20 kg	4002382002777

Capatect ZF-Spachtel 699 SPRINTER



Mit trocknungsbeschleunigter Sprinter-Einstellung für die feuchte und kühle Jahreszeit.

Verbrauch 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
699	20 kg	Eimer	24 x 20 kg	4002382002791

Capatect CarbonSpachtel X-TRA 900



Hoch schlagfeste, carbonfaserverstärkte, dispersionsgebundene Klebe- und Armierungsmasse mit organischen Leichtzuschlägen (EPS) zementfrei.

Verbrauch 1,0 kg/m² je mm Schichtdicke

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
900	15 kg	Eimer	24 x 15 kg	4002382050402

Capatect Rollkleber 615



Dispersionskleber für Capatect PS-Fassadendämmplatten auf absolut planen Außenwänden im Holzbau, z. B. Spanplatten.

Verbrauch Rollen: 2,0 kg/m²
Zahnkelle: 2,5 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
615	25 kg	Eimer	24 x 25 kg	4002383610834

*Keine Lagerware

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

POLYURETHAN-KLEBER

Capatect EcoFix 055/20



Einkomponentiger Polyurethan-Kleber zur Verklebung von z. B. Capatect PS-Fassadendämmplatten.

Verbrauch PS-Fassadendämmplatten
Ca. 4,0 – 6,0 m²/Dose

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Verpackung	Palettierung	EAN
055/20	750 ml	Dose	Karton = 12 Stück à 750 ml	39 Kartons	4002381957207

BITUMENKALTKLEBER

Capatect Bitumenkaltkleber 117/00

Zweikomponentiger Reaktionskleber auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion für Komponente A und Pulver für die Komponente B.

Verbrauch Ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Verpackung	Palettierung	EAN
117/00	28 kg	Eimer	Kombigebinde Komponente A = 21 kg Flüssig Komponente B = 7 kg Pulver	12 x 28 kg	4034139139337

SPEZIALPRODUKTE ZUR ABDICHTUNG UND ALS FEUCHTESCHUTZ

Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114



Bestehend aus Flüssigkomponente 22 kg + Pulverkomponente 8 kg. Für die Dämmplattenklebung und -abdichtung.
Bituminös, lösemittelfrei

Verbrauch Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke
Schichtdicke ist abhängig vom Anwendungsfall

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Verpackung	Palettierung	EAN
114	30 kg	Eimer	Kombigebinde Komponente A = 22 kg Flüssig Komponente B = 8 kg Pulver	12 x 30 kg	4002381841117

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

SPEZIALPRODUKTE ZUR ABDICHTUNG UND ALS FEUCHTESCHUTZ

Capatect Sockelmulti 777



Mineralische Klebe-, Armierungsmasse und als gefilzter Oberputz mit integriertem Feuchteschutz, speziell für den Sockelbereich.
Körnung: 1,0 mm

Verbrauch Ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Schichtdicke ist abhängig vom Anwendungsfall

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
777	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382026759

Capatect SockelFlex Carbon



2-komponentige Zementär-Dispersions-Spachtelmasse zum Kleben, Armieren und als Feuchteschutzanstrich im Sockel- und erdberührten Bereich.

Verbrauch Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke Schichtdicke ist abhängig vom Anwendungsfall

Gebindegröße	Verpackungsart	Verpackung	Palettierung	EAN
18 kg	Eimer	Kombigebinde Komponente A = 9 kg Komponente B = 9 kg (3 x 3 kg)	16 x 18 kg	4002381910127

Capatect SockelFlex



Mit Zement anzumischende, organische Spachtelmasse zum Kleben, Armieren und als Feuchteschutzanstrich im Sockel- und erdberührten Bereich.

Verbrauch Schichtdicke ist abhängig vom Anwendungsfall

Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
18 kg	Eimer	24 x 18 kg	4002382029507

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

MINERALISCH

Capatect X-TRA 300

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer, gering staubender Klebe- und Armierungsmörtel mit hoher Schlagfestigkeit.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Ca. 4,0 – 5,0 kg/m²
abhängig vom Verfahren

Armieren:
Ca. 1,3 kg/m²/mm
abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
300	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002381957443
300*	ab 5,0 t	Silo	–	4002382062719

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

www.blauer-engel.de/uz140



Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,5 – 5,0 kg/m²
Vollflächenverklebung:
Ca. 5,5 – 7,0 kg/m²
Maschinelle Verklebung:
Ca. 5,5 – 6,0 kg/m²

Armieren:
Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke,
abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
190	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002383225021
190	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002381802057
190	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381892836

Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190

www.blauer-engel.de/uz140



Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten, insbesondere für Hartbeläge, z. B. Keramik, Feinstein oder Glasmosaik.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,5 – 5,0 kg/m²
Vollflächenverklebung:
Ca. 5,5 – 8,0 kg/m²
Maschinelle Verklebung:
Ca. 5,5 – 6,0 kg/m²

Armieren:
Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke,
abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
190 Uni	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382034273
190 Uni	1000 kg	Big-Bag	1 x 1000 kg	4002382039933
190 Uni	Ab 5,0 t	Silo	–	4002383099813

*Keine Lagerware

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

MINERALISCH

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten. Optimiert für den Maschineneinsatz.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,0 – 4,5 kg/m²
Vollflächenverklebung:
Ca. 5,0 – 7,0 kg/m²
Maschinelle Verklebung:
(nur mit der LS-Fassadendämmplatte VB 101): Ca. 5,0 – 5,5 kg/m²
Armieren:
Ca. 1,5 kg/m²/mm
abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
186M	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382073715
186M	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002382079243
186M	1300 kg	Big-Bag	1 x 1300 kg	4002382079311
186M	4000 kg	Big-Bag Silo	–	4002382079212
186M	Ab 5,0 t	Silo	–	4002382073753

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER

www.blauer-engel.de/uz140



Mit trocknungsbeschleunigter Sprinter-Einstellung für die feuchte und kühle Jahreszeit.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,0 – 4,5 kg/m²
Vollflächenverklebung:
Ca. 5,0 – 7,0 kg/m²
Maschinelle Verklebung:
(nur mit der LS-Fassadendämmplatte VB 101): Ca. 5,0 – 5,5 kg/m²
Armieren:
Ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke, abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
186M	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002381949523
186M	Ab 5,0 t	Silo	–	4002382026018

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Leichtmörtel mit EPS-Leichtzuschlägen zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Ca. 3,0 – 4,0 kg/m²
Armieren:
Ca. 0,9 kg/m² je mm Schichtdicke, abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
131	15 kg	Sack	42 x 15 kg	4002381936332
131	500 kg	OWC	1 x 500 kg	4002381947826
131	600 kg	Big-Bag	1 x 600 kg	4002381947840
131	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381892188

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

MINERALISCH

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Leichtmörtel mit mineralischen Leichtzuschlägen zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,0 – 4,5 kg/m²
Maschinelle Verklebung:
Ca. 3,0 – 3,5 kg/m²
Armieren:
Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtdicke, abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
133	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002381792181
133	1000 kg	Big-Bag	1 x 1000 kg	4002381792204
133	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381891976

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren mit Putz oder als Armierung bei Hartbelägen, insbesondere bei Keramik, Feinstein oder Naturstein.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,5 – 6,0 kg/m²
Armieren:
Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke, abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
170	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002381871671
170	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002381978349
170	1000 kg	Big-Bag	1 x 1000 kg	4002381873583
170	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381970633

Capatect ArmaReno 700

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Werktrockenmörtel mit breitem Einsatzbereich zum Renovieren, Filzen, Kleben, Armieren und im Sockelbereich einsetzbar.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
PS-Fassadendämmplatten:
Ca. 3,5 – 4,5 kg/m²
MW-Fassadendämmplatten:
Ca. 4,0 – 5,0 kg/m²
Armieren:
Ca. 1,3 – 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke, abhängig vom Dämmstoff
Renoviermörtel und Haftputz:
Ca. 1,3 – 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke
Oberputz gefilzt:
Ca. 4,0 – 4,5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
700	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382039810
700	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002382039803

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

MINERALISCH

Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850



Mineralischer Leichtmörtel zum Armieren von Capatect PF-Dämmplatten 122 und zum Kleben und Armieren von Capatect CS-Dämmplatten 045 800 Mineralschaum-dämmplatten.

Verbrauch

Kleben:
Ca. 4,0 – 5,0 kg/m² bei planebenem Untergrund

Armieren:
Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
850	25 kg	Sack	28 x 25 kg	4002381729941
850	Ab 5,0 t	Silo	–	4002382020542

Capatect Injektionsmörtel 182



Nichbrennbarer Klebemörtel zur nachträglichen Herstellung der Standsicherheit bestehender Wärmedämm-Verbundsysteme innerhalb des Capatect Injektionsverfahrens.

Verbrauch

Dämmplattenklebung:
Ca. 4,5 – 6,0 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
182	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382073555

Capatect Dämmkleber 185

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben von Dämmplatten.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,0 – 4,5 kg/m²


Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
185	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002383165976
185	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381892034

ARMIERUNGSGEWEBE

FLÄCHENARMIERUNGEN

Capatect Gewebe 650

www.blauer-engel.de/uz140



Armierungsgewebe für die Capatect Fassadensysteme.
Maschenweite: Ca. 4 x 4 mm


Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch 1,10 m²/m²

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
650/110	50 m	Rolle = 50 x 1,1 m = 55 m²	33 x 55 m²	4034139131508

Capatect Gewebe 666

www.blauer-engel.de/uz140



Armierungsgewebe für die Capatect Armierungsmassen:
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Maschenweite: Ca. 6 x 6 mm

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch 1,10 m²/m²

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
666/110	50 m	Rolle = 50 x 1,1 m = 55 m²	28 x 55 m²	4002381910134

Capatect Gewebe HB 644




Armierungsgewebe zu Erstellung von Armierungsschichten in Capatect Fassadensystemen mit Hartbekleidung als Oberfläche.
Maschenweite: 8 x 5 mm

Verbrauch 1,10 m²/m²

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
644	50 m	Rolle = 50 x 1,1 m = 55 m²	30 x 55 m²	4002382074705

Capatect Panzergewebe 652/00



Glasgewebe als Zusatzarmierung für mechanisch belastete Bereiche.
Maschenweite: Ca. 5,5 x 5 mm

Verbrauch 1,10 m²/m²

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
652/00	25 m	Rolle = 25 x 1 m = 25 m²	30 x 25 m²	4002383172783

ARMIERUNGSGEWEBE

GEWEBEFORMTEILE

Capatect Diagonalarmierung 651/00



Glasgewebekeil ca. 33 x 50 cm für die zusätzliche Armierung an Öffnungsecken.
Maschenweite: Ca. 4 x 4 mm

Verbrauch 1 Stück/Ecke

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
651/00	Karton = 100 Stück	50 Kartons	4002383634014


Capatect Sturzeckwinkel 651/20

Glasgewebe-Formteil zur gleichzeitigen Ausbildung von Diagonal- und Inneneckenarmierung.

Verbrauch 1 Stück/Ecke

Produktnr.	Tiefe	Verpackung	Palettierung	EAN
651/20	Ca. 20 cm	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381895196

Capatect Bossengewebe 043




Glasgewebe-Formteile für die Ausbildung von Bossennuten.
Maschenweite: Ca. 4 x 4 mm
Breite Gewebeschenkel: 10 cm


Verbrauch Stab: 1,05 m/m
Innenecke: 1 Stück/Ecke
Außenecke: 1 Stück/Ecke

Produktnr.	Form		Länge/ Gebindegröße	Verpackung	Palettierung	EAN
043/01*	Stab	A	2 m	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664761
043/02*		B	2 m	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664785
043/03*		C	2 m	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664792
043/11*	Innenecke	A	1 Stück	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664822
043/12*		B	1 Stück	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664839
043/13*		C	1 Stück	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664846
043/21*	Außenecke	A	1 Stück	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664778
043/22*		B	1 Stück	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664808
043/23*		C	1 Stück	Karton = 10 Stück	50 Kartons	4002381664815


Form A



Form B



Form C



*Keine Lagerware





OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



Fassadenoberflächen im Visier

IHRE FASSADE IN IHRER FACETTE. MACHEN SIE DIE FASSADE ZU EINEM INDIVIDUELLEN UNIKAT. DIE CAPATECT FASSADENSYSTEME BIETEN IHNEN DIE MÖGLICHKEIT IHR ZUHAUSE ZU EINEM EINZELSTÜCK ZU MACHEN, DAS ES KEIN ZWEITES MAL GIBT. ALS KLASSIKER STEHEN IHNEN HIERZU EINE GROSSE AUSWAHL AN PUTZBESCHICHTUNGEN ZUR VERFÜGUNG.

OBERFLÄCHENGESTALTUNG 96

Fassadenoberflächen 98
Grundierungen 100
Oberputze 102
Fassadenfarben 112
Kreativtechniken 128
Original Meldorfer® 130
Dekorative Bekleidung 142
Keramik, Feinstein und Glasmosaik 151
Naturstein 156
Faserbeton 162
Capapor 164
Fassadenprofile 178

FASSADENOBERFLÄCHEN



Das Spektrum der Möglichkeiten reicht dabei von hellen bis dunklen Farbtönen, von feinen bis groben Putzstrukturen oder ganz besonderen Kreativtechniken – je nach eigenem Wunsch. Besonderen Ausdruck verleiht Ihrer Fassade der Einsatz von dekorativen Fassadenprofilen. Mit der Verwendung der verschiedenen Oberflächenmaterialien von Naturstein, keramischen Belägen, Original Meldorfer®, Feinsteinzeug oder Glasmosaik kann das Zusammenspiel von Licht, Raum, Strukturen und Schattierungen besonders in Szene gesetzt werden. Der Gestaltungsspielraum bietet alle Varianzen, um der Fassade einen ausdrucksstarken Charakter zu verleihen und um eine Atmosphäre für alle Sinne zu schaffen.



Fassadenputz



Original Meldorfer®



Klinkerriemchen

Feinstein



Glasmosaik



Naturstein

GRUNDIERUNGEN

PIGMENTIERT, WASSERVERDÜNNBAR

PutzGrund 610



Wasserverdünnbare, haftvermittelnde gefüllte Spezial-Grundierfarbe für außen und innen auf tragfähigen mineralischen Untergründen.

Abtönbare Grundierung/Voranstrich fur getönte Capatect Fassadenputze und Capatect Buntstein-Sockelputze 691.

- Einsetzbar auf Wärmedämm-Verbundsystemen
- Hohes Haftvermögen
- Für nachfolgende Strukturputze

Verbrauch	Ca. 250 – 350 g/m²
Dichte	Ca. 1,6 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	Weiß	24 x 25 kg	4002381827203
25 kg	Eimer	WAP 1	24 x 25 kg	4002381980427
25 kg	Eimer	WAP 2	24 x 25 kg	4002381902276
25 kg	Eimer	WAP 3	24 x 25 kg	4002381984715
16 kg	Eimer	Weiß	30 x 16 kg	4002381829047
16 kg	Eimer	Basis 3	24 x 16 kg	4002381909107
8 kg	Eimer	Weiß	60 x 8 kg	4002381827630

PutzGrund 610 SPRINTER



Mit Sprinter-Einstellung für die feuchte und kühle Jahreszeit.

- Frühregenfeste Grundierung
- Hohes Haftvermögen
- Für nachfolgende Strukturputze

Verbrauch	Ca. 250 – 350 g/m²
Dichte	Ca. 1,4 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
20 kg	Eimer	Weiß	24 x 20 kg	4002381951656

TRANSPARENT, WASSERVERDÜNNBAR

OptiSilan TiefGrund



Tiefeindringende, hydrophobierende Siliconharz-Grundierung für außen und innen.

- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend
- Sehr gut festigend

Verbrauch	150 – 250 ml/cm²
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Farbton	Grün-Transparent

Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
10 L	Kanister	60 x 10 L	4002382026810
2,5 L	Kanister	48 x 4 x 2,5 L	4002382026834

TRANSPARENT, WASSERVERDÜNNBAR

CapaSol RapidGrund

www.blauer-engel.de/uz102



Tropfgehemmter Tiefgrund, optimiert für die Rollverarbeitung.

- haftschlüssige Grundierung im Rollenauftrag
- Leichte, gleichmäßige und saubere Verarbeitung
- Konservierungsmittelfrei

Verbrauch	50 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Farbton	Transparent

Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
10 L	Eimer	40 x 10 L	4002382027626
2,5 L	Eimer	120 x 2,5 L	4002382027756

OBERPUTZE

SILICONHARZGEBUNDENE FASSADENPUTZE

Capatect AmphiSilan Fassadenputz



Sehr hochwertiger Siliconharzputz.
Weiß, Sondertöne möglich.

Verbrauch
R20: Ca. 2,4 kg/m²
R30: Ca. 3,3 kg/m²
K15: Ca. 2,4 kg/m²
K20: Ca. 2,9 kg/m²
K30: Ca. 3,9 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	R 20	Weiß	24 x 25 kg	4002381756855
25 kg	Eimer	R 20	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999443
25 kg	Eimer	R 20	WAP 2	24 x 25 kg	4002381891488
25 kg	Eimer	R 20	WAP 3	24 x 25 kg	4002381983558
25 kg	Eimer	R 30	Weiß	24 x 25 kg	4002381756848
25 kg	Eimer	R 30	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999412
25 kg	Eimer	R 30	WAP 2	24 x 25 kg	4002381981813
25 kg	Eimer	R 30	WAP 3	24 x 25 kg	4002381900395
25 kg	Eimer	K15	Weiß	24 x 25 kg	4034139138279
25 kg	Eimer	K15	B3	24 x 25 kg	4034139153340
25 kg	Eimer	K15	WAP 1	24 x 25 kg	4034139139030
25 kg	Eimer	K15	WAP 2	24 x 25 kg	4034139139047
25 kg	Eimer	K15	WAP 3	24 x 25 kg	4034139139054
25 kg	Eimer	K20	Weiß	24 x 25 kg	4034139138293
25 kg	Eimer	K20	B3	24 x 25 kg	4034139153357
25 kg	Eimer	K20	WAP 1	24 x 25 kg	4034139139061
25 kg	Eimer	K20	WAP 2	24 x 25 kg	4034139139078
25 kg	Eimer	K20	WAP 3	24 x 25 kg	4034139139085
25 kg	Eimer	K30	Weiß	24 x 25 kg	4034139138316
25 kg	Eimer	K30	B3	24 x 25 kg	4034139153364
25 kg	Eimer	K30	WAP 1	24 x 25 kg	4034139139092
25 kg	Eimer	K30	WAP 2	24 x 25 kg	4034139139108
25 kg	Eimer	K30	WAP 3	24 x 25 kg	4034139139115

Capatect AmphiSilan Fassadenputz FEIN



Sehr hochwertiger Siliconharzputz mit feiner Kratzputz-Struktur.
Weiß, Sondertöne möglich.

Verbrauch Ca. 1,5 – 1,8 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	1,0 mm	Weiß	24 x 25 kg	4002381955265
25 kg	Eimer	1,0 mm	WAP 1	24 x 25 kg	4002381981240
25 kg	Eimer	1,0 mm	WAP 2	24 x 25 kg	4002381903082
25 kg	Eimer	1,0 mm	WAP 3	24 x 25 kg	4002381897725

SILICONHARZGEBUNDENE FASSADENPUTZE

Capatect AmphiSilan Fassadenputz GROB



Sehr hochwertiger Siliconharzputz für grobe Putzstrukturen.
Weiß, Sondertöne ab 500 kg möglich.

Verbrauch K40: Ca. 5,5 kg/m²
K60: Ca. 6,0 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	K 40	Weiß	24 x 25 kg	4002382035959
25 kg	Eimer	K 40	WAP 1	24 x 25 kg	4002382036086
25 kg	Eimer	K 40	WAP 2	24 x 25 kg	4002382036093
25 kg	Eimer	K 40	WAP 3	24 x 25 kg	4002382036109
25 kg	Eimer	K 60	Weiß	24 x 25 kg	4002382036116
25 kg	Eimer	K 60	WAP 1	24 x 25 kg	4002382036130
25 kg	Eimer	K 60	WAP 2	24 x 25 kg	4002382036147
25 kg	Eimer	K 60	WAP 3	24 x 25 kg	4002382036154

Capatect AmphiSilan Fassadenputz SPRINTER



Sehr hochwertiger Siliconharzputz.
Weiß, Sondertöne möglich.
Mit Sprinter-Einstellung für die feuchte und kühle Jahreszeit.

Verbrauch K20: Ca. 3,2 kg/m²
K30: Ca. 3,6 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	K 20	Weiß	24 x 25 kg	4002381773043
25 kg	Eimer	K 20	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999672
25 kg	Eimer	K 20	WAP 2	24 x 25 kg	4002381982056
25 kg	Eimer	K 20	WAP 3	24 x 25 kg	4002381983787
25 kg	Eimer	K 30	Weiß	24 x 25 kg	4002381773067
25 kg	Eimer	K 30	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999689
25 kg	Eimer	K 30	WAP 2	24 x 25 kg	4002381982063
25 kg	Eimer	K 30	WAP 3	24 x 25 kg	4002381983794

Capatect AmphiSilan Fassadenputz FREE



Sehr hochwertiger Siliconharzputz ohne bioziden Filmschutz – fragen Sie einfach nach FREE.
Weiß, Sondertöne möglich.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch K20: Ca. 2,7 kg/m²
K30: Ca. 3,6 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	K 20	Weiß	24 x 25 kg	4002382023482
25 kg	Eimer	K 20	WAP 1	24 x 25 kg	4002382023840
25 kg	Eimer	K 20	WAP 2	24 x 25 kg	4002382023857
25 kg	Eimer	K 20	WAP 3	24 x 25 kg	4002382023871
25 kg	Eimer	K 30	Weiß	24 x 25 kg	4002382023468
25 kg	Eimer	K 30	WAP 1	24 x 25 kg	4002382023895
25 kg	Eimer	K 30	WAP 2	24 x 25 kg	4002382023901
25 kg	Eimer	K 30	WAP 3	24 x 25 kg	4002382023918

OBERPUTZE

SILICONHARZVERSTÄRKTE FASSADENPUTZE AUF SILACRYL®-BASIS

Capatect Muresko Fassadenputz



Modifizierter, siliconharzverstärkter Fassadenputz auf SilaCryl®-Basis.

Weiß, Sondertöne möglich.

Verbrauch K20: Ca. 3,5 kg/m²
K30: Ca. 4,2 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	K 20	Weiß	24 x 25 kg	4002381919892
25 kg	Eimer	K 20	WAP 1	24 x 25 kg	4002381919960
25 kg	Eimer	K 20	WAP 2	24 x 25 kg	4002381919977
25 kg	Eimer	K 20	WAP 3	24 x 25 kg	4002381919984
25 kg	Eimer	K 30	Weiß	24 x 25 kg	4002381919908
25 kg	Eimer	K 30	WAP 1	24 x 25 kg	4002381920003
25 kg	Eimer	K 30	WAP 2	24 x 25 kg	4002381920010
25 kg	Eimer	K 30	WAP 3	24 x 25 kg	4002381920027

ORGANISCH GEBUNDENE FASSADENPUTZE

Capatect Fassadenputz



Verarbeitungsfertiger Kunstharzputz geschützt gegen Algen- und Pilzbefall.

Weiß, Sondertöne möglich.

Verbrauch K15: Ca. 2,5 kg/m²
K20: Ca. 3,4 kg/m²
K30: Ca. 4,2 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	K 15	Weiß	24 x 25 kg	4002382079342
25 kg	Eimer	K 15	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999962
25 kg	Eimer	K 15	WAP 2	24 x 25 kg	4002381900654
25 kg	Eimer	K 15	WAP 3	24 x 25 kg	4002381984074
25 kg	Eimer	K 20	Weiß	24 x 25 kg	4002382079359
25 kg	Eimer	K 20	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999979
25 kg	Eimer	K 20	WAP 2	24 x 25 kg	4002381900678
25 kg	Eimer	K 20	WAP 3	24 x 25 kg	4002381984081
25 kg	Eimer	K 30	Weiß	24 x 25 kg	4002382079366
25 kg	Eimer	K 30	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999986
25 kg	Eimer	K 30	WAP 2	24 x 25 kg	4002381900708
25 kg	Eimer	K 30	WAP 3	24 x 25 kg	4002381984098

ORGANISCH GEBUNDENE FASSADENPUTZE

Capatect Fassadenputz FEIN

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL



Verarbeitungsfertiger Kunstharzputz, filzbar.
Weiß.

Verbrauch Ca. 1,2 kg/m² je Lage

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	1,0 mm	Weiß	24 x 25 kg	4002382073784

SILIKATGEBUNDENE PUTZE

Capatect Sylitol® Fassadenputz

ColorExpress · OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ · www.blauer-engel.de/uz140



Verarbeitungsfertiger Silikatputz ohne bioziden Filmschutz.
Weiß, Sondertöne möglich.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch
R20: Ca. 2,5 kg/m²
R30: Ca. 3,7 kg/m²
K15: Ca. 2,4 kg/m²
K20: Ca. 3,0 kg/m²
K30: Ca. 3,7 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	R 20	Weiß	24 x 25 kg	4002381756534
25 kg	Eimer	R 20	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999351
25 kg	Eimer	R 20	WAP 2	24 x 25 kg	4002381981752
25 kg	Eimer	R 20	WAP 3	24 x 25 kg	4002381983473
25 kg	Eimer	R 30	Weiß	24 x 25 kg	4002381756565
25 kg	Eimer	R 30	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999368
25 kg	Eimer	R 30	WAP 2	24 x 25 kg	4002381981769
25 kg	Eimer	R 30	WAP 3	24 x 25 kg	4002381983480
25 kg	Eimer	K 15	Weiß	24 x 25 kg	4002381756589
25 kg	Eimer	K 15	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999382
25 kg	Eimer	K 15	WAP 2	24 x 25 kg	4002381981783
25 kg	Eimer	K 15	WAP 3	24 x 25 kg	4002381983503
25 kg	Eimer	K 20	Weiß	24 x 25 kg	4002381756596
25 kg	Eimer	K 20	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999399
25 kg	Eimer	K 20	WAP 2	24 x 25 kg	4002381983510
25 kg	Eimer	K 20	WAP 3	24 x 25 kg	4002381981790
25 kg	Eimer	K 30	Weiß	24 x 25 kg	4002381756572
25 kg	Eimer	K 30	WAP 1	24 x 25 kg	4002381999375
25 kg	Eimer	K 30	WAP 2	24 x 25 kg	4002381981776
25 kg	Eimer	K 30	WAP 3	24 x 25 kg	4002381983497

OBERPUTZE

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Trocknungsbeschleuniger P



Additiv zur Verarbeitung von Capatect AmphiSilan Fassadenputz K bei niedrigen Temperaturen.

- Frühregenfest
- Temperaturbereich: +5 °C bis +15 °C

Verbrauch	250 ml je 25 kg Gebinde
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Farbton	Gelb-braun/transparent

Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
250 ml	Flasche	224 x 6 x 250 ml	4002382075894

FASSADENSPACHTEL

Fassaden-Feinspachtel



Leicht ziehfähige Spachtelmasse für Feinspachtelungen bis 1 mm Schichtdicke zur Ausbesserung kleiner Fehlstellen und Unebenheiten in Putz und Beton, zum ganzflächigen Abglätten und Egalisieren ungleichmäßig abgesicherter Feinputzflächen sowie zum Abglätten von Beton.

Max. Schichtdicke: 1 mm.

Verbrauch	Ca. 0,5 – 0,8 kg/m²
Farbton	Naturweiß

Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	24 x 25 kg	4002381146168
4 kg	Eimer	120 x 4 kg	4002381146663

*Keine Lagerware

MINERAL-LEICHTPUTZE

Capatect Mineral-Leichtputz

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Leichtputz auf Kalk-Zement-Basis.
Naturweiß, Sondertöne ab 25 kg.
Körnung: K50, R30, R50 ab 200 kg.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch
R30: Ca. 3,0 kg/m²
R50: Ca. 4,0 kg/m²
K10: Ca. 1,0 kg/m²
K15*: Ca. 1,5 kg/m²
K20: Ca. 2,3 kg/m²
K30: Ca. 2,8 kg/m²
K40: Ca. 3,4 kg/m²
K50: Ca. 4,5 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Sack	R 30	Weiß	42 x 25 kg	4034139204110
25 kg	Sack	R 30	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999481
25 kg	Sack	R 30	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981875
25 kg	Sack	R 30	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983596
25 kg	Sack	R 50	Weiß	40 x 25 kg	4034139204134
25 kg	Sack	R 50	WAP 1	40 x 25 kg	4002381999504
25 kg	Sack	R 50	WAP 2	40 x 25 kg	4002381981899
25 kg	Sack	R 50	WAP 3	40 x 25 kg	4002381983619
25 kg	Sack	K 10	Weiß	42 x 25 kg	4002381762641
25 kg	Sack	K 10	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999467
25 kg	Sack	K 10	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981851
25 kg	Sack	K 10	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983572
25 kg	Sack	K 15	Weiß	40 x 25 kg	4002381850423
25 kg	Sack	K 15	WAP 1	42 x 25 kg	4002381889478
25 kg	Sack	K 15	WAP 2	42 x 25 kg	4002381893482
25 kg	Sack	K 15	WAP 3	42 x 25 kg	4002381897497
25 kg	Sack	K 20	Weiß	42 x 25 kg	4002381773852
25 kg	Sack	K 20	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999764
25 kg	Sack	K 20	WAP 2	42 x 25 kg	4002381982117
25 kg	Sack	K 20	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983879
1000 kg	Big-Bag	K 20	Weiß	1 x 1000 kg	4002381773845
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 1	1 x 1000 kg	4002381999757
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 2	1 x 1000 kg	4002381891792
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 3	1 x 1000 kg	4002381983862
Ab 5,0 t	Silo	K 20	Weiß	–	4002381943583
25 kg	Sack	K 30	Weiß	42 x 25 kg	4002381773791
25 kg	Sack	K 30	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999733
25 kg	Sack	K 30	WAP 2	42 x 25 kg	4002381982094
25 kg	Sack	K 30	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983848
1000 kg	Big-Bag	K 30	Weiß	1 x 1000 kg	4002381773784
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 1	1 x 1000 kg	4002381999726
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 2	1 x 1000 kg	4002381891761
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 3	1 x 1000 kg	4002381983831
Ab 5,0 t	Silo	K 30	Weiß	–	4002381943590
25 kg	Sack	K 40	Weiß	42 x 25 kg	4002382019799
25 kg	Sack	K 40	WAP 1	42 x 25 kg	4034139205001
25 kg	Sack	K 40	WAP 2	42 x 25 kg	4034139205018
25 kg	Sack	K 40	WAP 3	42 x 25 kg	4034139205025
25 kg	Sack	K 50	Weiß	42 x 25 kg	4002381762603
25 kg	Sack	K 50	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999535
25 kg	Sack	K 50	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981929
25 kg	Sack	K 50	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983640

OBERPUTZE

MINERALPUTZE

Capatect Mineralputz

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Putz auf Kalk-Zement-Basis.
Naturweiß, Sondertöne ab 25 kg
Körnungen K50, R20, R30 ab 200 kg.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch
R20: Ca. 2,5 kg/m²
R30: Ca. 3,4 kg/m²
K10: Ca. 2,0 kg/m²
K20: Ca. 2,9 kg/m²
K30: Ca. 3,4 kg/m²
K50: Ca. 4,8 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Sack	K 10	Weiß	42 x 25 kg	4034139181978
25 kg	Sack	K 10	WAP 1	42 x 25 kg	4034139193926
25 kg	Sack	K 10	WAP 2	42 x 25 kg	4034139193933
25 kg	Sack	K 10	WAP 3	42 x 25 kg	4034139193940
25 kg	Sack	K 20	Weiß	42 x 25 kg	4002381695086
25 kg	Sack	K 20	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999276
25 kg	Sack	K 20	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981677
25 kg	Sack	K 20	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983404
1000 kg	Big-Bag	K 20	Weiß	1 x 1000 kg	4002381701831
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 1	1 x 1000 kg	4002381999269
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 2	1 x 1000 kg	4002381981660
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 3	1 x 1000 kg	4002381983398
4000 kg*	Big-Bag Silo	K 20	Weiß	–	4002382062788
4000 kg*	Big-Bag Silo	K 20	WAP 1	–	4002382062863
4000 kg*	Big-Bag Silo	K 20	WAP 2	–	4002382062870
4000 kg*	Big-Bag Silo	K 20	WAP 3	–	4002382062887
Ab 5,0 t	Silo	K 20	Weiß	–	4002381943606
25 kg	Sack	K 30	Weiß	42 x 25 kg	4002381695093
25 kg	Sack	K 30	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999306
25 kg	Sack	K 30	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981707
25 kg	Sack	K 30	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983428
1000 kg	Big-Bag	K 30	Weiß	1 x 1000 kg	4002381702456
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 1	1 x 1000 kg	4002381999290
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 2	1 x 1000 kg	4002381981691
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 3	1 x 1000 kg	4002381895325
4000 kg*	Big-Bag Silo	K 30	Weiß	–	4002382062801
4000 kg*	Big-Bag Silo	K 30	WAP 1	–	4002382062894
4000 kg*	Big-Bag Silo	K 30	WAP 2	–	4002382062900
4000 kg*	Big-Bag Silo	K 30	WAP 3	–	4002382062917
Ab 5,0 t	Silo	K 30	Weiß	–	4002381943613
25 kg	Sack	K 50	Weiß	42 x 25 kg	4002381695109
25 kg	Sack	K 50	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999337
25 kg	Sack	K 50	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981738
25 kg	Sack	K 50	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983459
25 kg	Sack	R 20	Weiß	42 x 25 kg	4002381695055
25 kg	Sack	R 20	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999214
25 kg	Sack	R 20	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981615
25 kg	Sack	R 20	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983343
25 kg	Sack	R 30	Weiß	42 x 25 kg	4002381695062
25 kg	Sack	R 30	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999245
25 kg	Sack	R 30	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981646
25 kg	Sack	R 30	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983374
1000 kg	Big-Bag	R 30	Weiß	1 x 1000 kg	4002381703590

*Keine Lagerware

EDELKRATZPUTZE

Capatect Edelkratzputz

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Putz auf Kalk-Zement-Basis.
Kratzputz-Struktur mit Nagelbrett gekratzt.
Naturweiß mit und ohne Glimmer,
Sondertöne auf Anfrage ab 250 kg.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch K15: Ca. 15 – 17 kg/m²
K30: Ca. 17 – 19 kg/m²
K40: Ca. 22 – 24 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Glimmer	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Sack	K 15	Glimmer	Weiß	42 x 25 kg	4002382051706
25 kg	Sack	K 15	Glimmer	WAP 1	42 x 25 kg	4002382051744
25 kg	Sack	K 15	Glimmer	WAP 2	42 x 25 kg	4002382051768
25 kg	Sack	K 15	Glimmer	WAP 3	42 x 25 kg	4002382051782
25 kg	Sack	K 30	Glimmer	Weiß	42 x 25 kg	4002382051805
25 kg	Sack	K 30	Glimmer	WAP 1	42 x 25 kg	4002382051843
25 kg	Sack	K 30	Glimmer	WAP 2	42 x 25 kg	4002382051867
25 kg	Sack	K 30	Glimmer	WAP 3	42 x 25 kg	4002382051881
25 kg	Sack	K 40	Glimmer	Weiß	42 x 25 kg	4002381756145
25 kg	Sack	K 40	Glimmer	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999191
25 kg	Sack	K 40	Glimmer	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981592
25 kg	Sack	K 40	Glimmer	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983329
Ab 5,0 t	Silo	K 40	Glimmer	Weiß	–	4002381943620
25 kg	Sack	K 15	–	Weiß	42 x 25 kg	4002382051904
25 kg	Sack	K 15	–	WAP 1	42 x 25 kg	4002382051942
25 kg	Sack	K 15	–	WAP 2	42 x 25 kg	4002382051966
25 kg	Sack	K 15	–	WAP 3	42 x 25 kg	4002382051980
25 kg	Sack	K 30	–	Weiß	42 x 25 kg	4002382052000
25 kg	Sack	K 30	–	WAP 1	42 x 25 kg	4002382052048
25 kg	Sack	K 30	–	WAP 2	42 x 25 kg	4002382052062
25 kg	Sack	K 30	–	WAP 3	42 x 25 kg	4002382052086
25 kg	Sack	K 40	–	Weiß	42 x 25 kg	4002382052109
25 kg	Sack	K 40	–	WAP 1	42 x 25 kg	4002382052147
25 kg	Sack	K 40	–	WAP 2	42 x 25 kg	4002382052161
25 kg	Sack	K 40	–	WAP 3	42 x 25 kg	4002382052185

MINERALISCHE FILZPUTZE

Capatect Feinspachtel 195



Mineralischer Feinputz für plane, gefilzte Oberflächen.

Verbrauch Ca. 2,0 kg/m²/mm
Farbton Hellgrau

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Palettierung	EAN
195	25 kg	Sack	K 10	42 x 25 kg	4002383098540
195	1000 kg	Big-Bag	K 10	1 x 1000 kg	4002381708731

OBERPUTZE

MINERALISCHE FILZPUTZE

Capatect Modellier- und Spachtelputz 134

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer, frei strukturierbarer Putz auf Kalk-Zement-Basis.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch Strukturabhängig und variabel

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
134	25 kg	Sack	Naturweiß	28 x 25 kg	4002381796134
134	25 kg	Sack	WAP 1	28 x 25 kg	4002381888310
134	25 kg	Sack	WAP 2	28 x 25 kg	4002381892317
134	25 kg	Sack	WAP 3	28 x 25 kg	4002381984364
134*	600 kg	OWC	Naturweiß	1 x 600 kg	4002381978554
134*	600 kg	OWC	WAP 1	1 x 600 kg	4002381978578
134*	600 kg	OWC	WAP 2	1 x 600 kg	4002381978585
134*	600 kg	OWC	WAP 3	1 x 600 kg	4002381978592

Capatect ArmaReno 700

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Werktrockenmörtel mit breitem Einsatzbereich.

Zum Kleben, Armieren und im Sockelbereich einsetzbar.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch Ca. 1,3 – 1,5 kg/m²/mm
Farbton Weiß

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
700	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382039810
700*	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002382039803
700	1000 kg	Big-Bag	1 x 1000 kg	4002382039773

GRUNDANSTRICH

PutzGrund 610

ColorExpress

E.L.F. plus



Wasserverdünnbare, haftvermittelnde gefüllte Spezial-Grundierfarbe für außen und innen auf tragfähigen mineralischen Untergründen.

Abtönbare Grundierung/Voranstrich fur getönte Capatect Fassadenputze und Capatect Buntstein-Sockelputze 691.

- Einsetzbar auf Wärmedämm-Verbundsystemen
- Hohes Haftvermögen
- Für nachfolgende Strukturputze

Verbrauch Ca. 250 – 350 g/m³
Dichte Ca. 1,6 g/cm³
Glanzgrad Matt

Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Eimer	Weiß	24 x 25 kg	4002381827203
25 kg	Eimer	WAP 1	24 x 25 kg	4002381980427
25 kg	Eimer	WAP 2	24 x 25 kg	4002381902276
25 kg	Eimer	WAP 3	24 x 25 kg	4002381984715
16 kg	Eimer	Weiß	30 x 16 kg	4002381829047
16 kg	Eimer	Basis 3	24 x 16 kg	4002381909107
8 kg	Eimer	Weiß	60 x 8 kg	4002381827630

*Keine Lagerware

SOCKELPUTZE

Capatect Buntstein-Sockelputz 691




Verarbeitungsfertiger Buntstein-Sockelputz.
Sondertöne auf Anfrage ab 100 kg.

Verbrauch Ca. 4,5–5,0 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
691	25 kg	Eimer	Nr. 01 Carbon	24 x 25 kg	4002382014923
691	25 kg	Eimer	Nr. 02 Metall	24 x 25 kg	4002382014930
691	25 kg	Eimer	Nr. 03 Aluminium	24 x 25 kg	4002382014947
691	25 kg	Eimer	Nr. 04 Asphalt	24 x 25 kg	4002382014954
691	25 kg	Eimer	Nr. 05 Nebel	24 x 25 kg	4002382014961
691	25 kg	Eimer	Nr. 06 Kiesel	24 x 25 kg	4002382014978
691	25 kg	Eimer	Nr. 07 Lava	24 x 25 kg	4002382014985
691	25 kg	Eimer	Nr. 08 Schiefer	24 x 25 kg	4002382014992
691	25 kg	Eimer	Nr. 09 Strand	24 x 25 kg	4002382015005
691	25 kg	Eimer	WAP	24 x 25 kg	4002382014916

Modern



Farbton 01 – Carbon




Farbton 02 – Metall



Farbton 03 – Aluminium


Classic



Farbton 04 – Asphalt




Farbton 05 – Nebel



Farbton 06 – Kiesel

Retro



Farbton 07 – Lava



Farbton 08 – Schiefer



Farbton 09 – Strand

Die aufeinander abgestimmmten Farbtöne entnehmen Sie bitte folgender Tabelle

Farbton Capatect Buntstein-Sockelputz 691	Farbton PutzGrund 610 als Grundanstrich (nach Caparol 3D-System plus)
01 Carbon	Ferro 25
02 Metall	Ferro 25
03 Aluminium	Granit 40
04 Asphalt	Venato 25
05 Nebel	Granit 45
06 Kiesel	Granit 55
07 Lava	Cameo 40
08 Schiefer	Venato 45
09 Strand	Jade 20

Putzstrukturen im Maßstab 1:1

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Original-material leicht abweichen.

FASSADENFARBEN



NQG®

ThermoSan® NQG®



Premium-Siliconharzfarbe mit NQG®-Bindemittel. Besonders geeignet für Beschichtungen auf WDVS, sowie auf allen mineralischen und kunstharzgebundenen Oberflächenputzen ab PIc, beschichtet oder unbeschichtet.

- Schmutzabweisend durch Nano-Quarz-Gitter-Technologie
- Höchste Farbtonbeständigkeit
- Langanhaltend saubere Fassaden

Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381840424
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381980663
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381892935
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381896926
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381840554
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381840592
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4002381840639
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4002381840677
–	1,25 L	Basis 1	144 x 1,25 L	4002381894885
–	1,175 L	Basis 3	144 x 1,175 L	4002381894922
Nespri	120 L	Weiß	4 x 120 L	4002381881595
Nespri	120 L	WAP 1	4 x 120 L	4002381981080
Nespri	120 L	WAP 2	4 x 120 L	4002381893369
Nespri	120 L	WAP 3	4 x 120 L	4002381897350
Nespri	25 L	Weiß	12 x 25 L	4002381881588
Nespri	25 L	WAP 1	12 x 25 L	4002381981073
Nespri	25 L	WAP 2	12 x 25 L	4002381893352
Nespri	25 L	WAP 3	12 x 25 L	4002381897343
Nespri	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381881601
Nespri	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381881618



Bestellnr. 2019717

Nutzen Sie die Möglichkeiten unseres FarbDesignStudios:
https://www.caparol.de/gestaltung/farbdesignstudio

FASSADENFARBEN

SILICONHARZ

AmphiSilan



Siliconharzfarbe mit kleinteiligen Füllstoffen ermöglichen strukturerhaltende Anstriche. Die eingesetzte Bindemittelkombination ermöglicht eine mikroporöse und robuste Oberfläche. Diese ist extrem wetterbeständig und bietet eine dauerhafte geringe Verschmutzungsneigung an der Fassade.

- Schnelle Rücktrocknung nach Feuchtebelastung
- Robuste Oberfläche, feuchtestabil
- Geschützt vor Algen- und Pilzbefall

Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139183590
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183774
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183781
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183798
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139199959
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4034139199980
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4034139199966
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4034139199997
–	2,5 L	Basis 1	120 x 2,5 L	4034139199973
–	2,35 L	Basis 3	120 x 2,35 L	4034139200006
Nespri	120 L	Weiß	4 x 120 L	4034139200037
Nespri	120 L	WAP 1	4 x 120 L	4034139183804
Nespri	120 L	WAP 2	4 x 120 L	4034139183811
Nespri	120 L	WAP 3	4 x 120 L	4034139183828
Nespri	25 L	Weiß	12 x 25 L	4034139200044
Nespri	25 L	WAP 1	12 x 25 L	4034139183835
Nespri	25 L	WAP 2	12 x 25 L	4034139183842
Nespri	25 L	WAP 3	12 x 25 L	4034139183859
Nespri	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139200020
Nespri	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4034139200013

SILICONHARZ

AmphiSilan FREE



Siliconharzfarbe mit kleinteiligen Füllstoffen, ermöglicht strukturerhaltende Anstriche. Die eingesetzte Bindemittelkombination ergibt eine mikroporöse und robuste Oberfläche. Diese ist extrem wetterbeständig und bietet eine dauerhafte geringe Verschmutzungsneigung an der Fassade.

- Schnelle Rücktrocknung nach Feuchtebelastung
- Robuste Oberfläche, feuchtestabil
- Ohne bioziden Filmschutz

Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002382042483
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002382042230
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002382042247
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002382042254
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002382042162
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002382042193
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4002382042179
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4002382042209
–	2,5 L	Basis 1	120 x 2,5 L	4002382042186
–	2,35 L	Basis 3	120 x 2,35 L	4002382042216
Nespri	120 L	Weiß	4 x 120 L	4002382062603
Nespri	120 L	WAP 1	4 x 120 L	4002382064270
Nespri	120 L	WAP 2	4 x 120 L	4002382064287
Nespri	120 L	WAP 3	4 x 120 L	4002382064294
Nespri	25 L	Weiß	12 x 25 L	4002382062597
Nespri	25 L	WAP 1	12 x 25 L	4002382064300
Nespri	25 L	WAP 2	12 x 25 L	4002382064317
Nespri	25 L	WAP 3	12 x 25 L	4002382064324
Nespri	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002382062580
Nespri	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002382065246

Amphisilan ReCycle



Klassische Siliconharz-Fassadenfarbe mit 40 % recycelten Rohstoffen: 30 % Pre-Consumer-Recycling Marmormehl 10 % Bindemittel auf Basis von Altreifen (Massenbilanz).

- PCR-Gebinde mit ca. 70 % Recyclinganteil.
- Schnelle Rücktrocknung nach Feuchtebelastung für geringe Verschmutzungsneigung.
- Erzeugt robuste, wetterbeständige Oberflächen.

Verbrauch	Ca. 170 – 220 ml/m²
Dichte	Ca. 1,6 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139155535
12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139155542
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139155597

FASSADENFARBEN

SILACRYL®

Muresko



Fassadenfarbe für die universelle Verwendung wie z. B. auf allen intakten WDV-Systemen, tragfähigen Dispersionsfarbenanstrichen, organisch gebundenen Putzen, mineralischen Untergründen uvm.

- Höchste Farbtonvielfalt
- Siliconharz modifiziert
- Vielseitig einsetzbar
- Geschützt vor Algen- und Pilzbefall

Verbrauch	Ca. 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139155818
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139137517
–	12,5 L	Basis 2	24 x 12,5 L	4002382041882
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139144997
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139145208
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139145215
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4034139137562
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4034139137548
–	7,5 L	Basis 2	44 x 7,5 L	4002382041899
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4034139137593
–	5 L	Weiß	75 x 5 L	4034139155825
–	5 L	Basis 1	52 x 5 L	4034139137531
–	5 L	Basis 2	52 x 5 L	4002382041905
–	4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4034139137586
–	2,5 L	Weiß	30 x 4 x 2,5 L	4034139155832
–	2,5 L	Basis 1	30 x 4 x 2,5 L	4034139137524
–	2,5 L	Basis 2	30 x 4 x 2,5 L	4002382041912
–	2,35 L	Basis 3	30 x 4 x 2,35 L	4034139137579
–	1,25 L	Basis 1	24 x 6 x 1,25 L	4034139137500
–	1,25 L	Basis 2	24 x 6 x 1,25 L	4002382041929
–	1,175 L	Basis 3	24 x 6 x 1,175 L	4034139137555
Nespri	120 L	Weiß	4 x 120 L	4002382042049
Nespri	120 L	WAP 1	4 x 120 L	4002382042131
Nespri	120 L	WAP 2	4 x 120 L	4002382042148
Nespri	120 L	WAP 3	4 x 120 L	4002382042155
Nespri	25 L	Weiß	12 x 25 L	4002382042056
Nespri	25 L	WAP 1	12 x 25 L	4002382042094
Nespri	25 L	WAP 2	12 x 25 L	4002382042100
Nespri	25 L	WAP 3	12 x 25 L	4002382042117
Nespri	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002382042063
Nespri	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002382042070

FASSADENFARBEN FÜR SOLARREFLEKTION

CoolProtect



Fassadenfarbe zur optimalen Solarreflexion bei dunklen Farbtönen auf z. B. gedämmten Untergründen.

- Geringe Aufheizung bei Sonneneinstrahlung
- Vielseitig einsetzbar
- Gute Wasserdampfdiffusionsfähigkeit

Verbrauch	Ca. 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Blackbase	24 x 12,5 L	4034139182869
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139182890
1,25 L	Blackbase	144 x 1,25 L	4034139202789
1,25 L	WAP 3	144 x 1,25 L	4034139205452

DISPERSION

Nespri® Reinacrylat



Hochwertige, matte Reinacrylat-Farbe für die rationelle Beschichtung im Nespri-Spritzverfahren. Schadgasbremsend gegenüber CO_2.

- Wetterbeständig und hoch wasserabweisend
- Alkaliresistent, daher unverseifbar
- Hoher CO_2-Widerstand
- Für innen und außen

Verbrauch	Ca. 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
Nespri	120 L	Weiß	4 x 120 L	4002382018716
Nespri	120 L	WAP 1	4 x 120 L	4002381889492
Nespri	120 L	WAP 2	4 x 120 L	4002381893505
Nespri	120 L	WAP 3	4 x 120 L	4002381897510
Nespri	25 L	Weiß	12 x 25 L	4002381870889
Nespri	25 L	WAP 1	12 x 25 L	4002381980854
Nespri	25 L	WAP 2	12 x 25 L	4002381893123
Nespri	25 L	WAP 3	12 x 25 L	4002381897114
Nespri	15 L	Weiß	24 x 15 L	4002381870872

FASSADENFARBEN

DISPERSION

AmphiSil



Matte, siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit Silikatcharakter und hohem Diffusionsvermögen.

- Wasserabweisend
- Alkaliresistent
- Leichte Fülle
- Hoch diffusionsfähig

Verbrauch	160 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,6 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381605030
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381997739
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381981325
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381903235
12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381769916
11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381769930
2,5 L	Basis 1	30 x 4 x 2,5 L	4002381769923
2,35 L	Basis 3	30 x 4 x 2,35 L	4002381769947

Acryl-Fassadenweiß



Matte, hochdeckende Fassadenfarbe mit Füllcharakter.

- Wetterbeständig
- Strukturausgleichende Fülle
- Schrumpfrissstabil auftrocknend

Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381604934
5 L	Weiß	60 x 5 L	4002381108760

MINERALFARBEN

Sylitol® NQG®



High-Tech-Sol-Silikatfassadenfarbe mit der einzigartigen Kombination von modernem Alkaliwasserglas mit integrierter Nano-Quarz-Gitter-Struktur für saubere Fassaden.

- Schnelle Rücktrocknung nach Niederschlag
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Langlebig und kreidungsstabil durch dreifach Verkieselung

Verbrauch	Ca. 150 – 180 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139182920
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183101
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183118
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183125
1,25 L	Weiß	144 x 1,25 L	4034139202734
1,25 L	WAP 1	144 x 1,25 L	4034139205513
1,25 L	WAP 2	144 x 1,25 L	4034139205520
1,25 L	WAP 3	144 x 1,25 L	4034139205537
4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4034139182968
12,5 L	Basis 3	24 x 12,5 L	4034139182951
1,25 L	Basis 3	144 x 1,25 L	4034139202727
4,7 L	Basis 1	52 x 4,7 L	4034139182944
12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139182937
1,25 L	Basis 1	144 x 1,25 L	4034139202710

Sylitol® NQG®-W



High-Tech-Sol-Silikatfassadenfarbe durch die einzigartige Kombination von modernem Alkaliwasserglas mit integrierter Nano-Quarz-Gitter-Struktur für saubere Fassaden.

- Schnelle Rücktrocknung nach Niederschlag
- Mit Schutz gegen Algen und Pilzbefall
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Langlebig und kreidungsstabil

Verbrauch	Ca. 150 – 180 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139182975
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183132
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183149
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183156

FASSADENFARBEN

MINERALFARBEN

Sylitol® Fassadenfarbe

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ



Beschichtungsstoff auf Dispersions-Silikatbasis für ungewöhnlich kreidungsstabile, hochdeckende Fassadenbeschichtungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen saure Luftschadstoffe.

- Siloxanverstärkt
- Quarzhaltig
- Gering verschmelzend
- Doppeltverkieselnd

Verbrauch	Ca. 150 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381604989
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381997708
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381981295
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381903198
12,5 L	Altweiß	24 x 12,5 L	4002381604996
5 L	Weiß	75 x 5 L	4002381323279

Sylitol® Finish 130

ColorExpress NESPRI OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ



Beschichtungsstoff auf Dispersions-Silikatbasis für ungewöhnlich kreidungsstabile, hochdeckende Fassadenbeschichtungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen saure Luftschadstoffe.

- Als Egalisationsanstrich geeignet
- Sorptionsfähig
- Ohne bioziden Filmschutz
- CO_2-durchlässig
- Verkieselungsfähig, quarzverstärkt

Verbrauch	Ca. 150 – 250 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002382081352
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381981189
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381902764
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381897664
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381770035
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381770066
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4002381770042
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4002381770073
–	1,25 L	Basis 1	24 x 6 x 1,25 L	4002381770059
–	1,175 L	Basis 3	24 x 6 x 1,175 L	4002381770080
Nespri	120 L	Weiß	4 x 120 L	4002382042551
Nespri	120 L	WAP 1	4 x 120 L	4002382042612
Nespri	120 L	WAP 2	4 x 120 L	4002382042629
Nespri	25 L	Weiß	12 x 25 L	4002382042544
Nespri	25 L	WAP 1	12 x 25 L	4002382042575
Nespri	25 L	WAP 2	12 x 25 L	4002382042582

MINERALFARBEN

Sylitol® Finish 130-W



Für wetterbeständige Fassaden- und Egalisationsbeschichtungen auf Silikatbasis.

- Geschützt vor frühzeitigem Algen- und Pilzbefall
- Sorptionsfähig
- CO_2-durchlässig
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Verkieselungsfähig, quarzverstärkt

Verbrauch	Ca. 150 – 250 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 l	Weiß	24 x 12,5 l	4002382081338
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381978813
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381978820
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381978837

Histolith® Sol-Silikat



Stumpfmatte Sol-Silikat-Fassadenfarbe für langanhaltenden natürlichen Schutz, authentische mineralische Oberfläche und universelle, sowie sichere Anwendung.

- Hoch wetter- und lichtbeständig
- Universelle und sichere Anwendung
- Authentische Oberflächenoptik

Verbrauch	Ca. 300 – 400 ml/m² für 2 Aufträge
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139183163
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183286
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183293
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183309
11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4034139183187
5 L	Weiß	52 x 5 L	4034139183170
4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4034139183194

Histolith® FassadenSilikat



Mineralische Fassadenfarbe nach DIN 18363 auf Dispersions-Silikatbasis.

- Wetter- und lichtbeständig
- Strukturerhaltend
- Stumpfmatte Fassadenfarbe

Verbrauch	Ca. 125 – 150 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002382074804
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002382074835
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002382074842
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002382074859
5 L	Weiß	52 x 5 L	4002382074811

FASSADENFARBEN

MINERALFARBEN

Histolith® Mineralin



Der füllende Grund-, Zwischen- und Endanstrich nach DIN 18363.

- Lichtechte mineralische Pigmentierung
- Schlämmt Schwindrisse zu
- Strukturangleichend

Verbrauch	Ca. 400 – 500 g/m²
Dichte	Ca. 1,7 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
20 kg	Weiß	24 x 20 kg	4002382075054
20 kg	WAP 1	24 x 20 kg	4002382075078
20 kg	WAP 2	24 x 20 kg	4002382075085
20 kg	WAP 3	24 x 20 kg	4002382075092

Histolith® Sol-Silikat Volltonfarben



Voll- und Abtönfarbe für perfekte mineralische Farbigkeit mit hochwertigen Alkaliwassergläsern.

- Hoch wetter- und lichtbeständig
- Hohe Farbsättigung
- Für außen und innen

Verbrauch	50 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Tuchmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
0,75 L	Gelb	162 x 4 x 0,75 L	4002382074958
0,75 L	Grün	162 x 4 x 0,75 L	4002382074965
0,75 L	Kobaltblau	162 x 4 x 0,75 L	4002382074972
0,75 L	Ocker	162 x 4 x 0,75 L	4002382074989
0,75 L	Oxidbraun	162 x 4 x 0,75 L	4002382074996
0,75 L	Oxidorange	162 x 4 x 0,75 L	4002382075009
0,75 L	Oxidrot	162 x 4 x 0,75 L	4002382075016
0,75 L	Schwarz	162 x 4 x 0,75 L	4002382075023
0,75 L	Ultramarinblau	162 x 4 x 0,75 L	4002382075030
0,75 L	Umbra	162 x 4 x 0,75 L	4002382075047

RISSSANIERUNG/ELASTISCHE SYSTEME

PermaSilan

ColorExpress

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL



Rissüberbrückende Siliconharz-Fassadenfarbe mit guter Wasserdampfdurchlässigkeit für gerissene Putzflächen.

- Schnelle Rücktrocknung nach Niederschlag
- Hohe Haftfestigkeit
- Kälteelastisch und diffusionsoffen
- Geschützt vor Algen- und Pilzbefall

Verbrauch	Mind. 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,4 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381774699
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381900463
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381900760
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381984128
12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381774705
11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381775887
5 L	Basis 1	52 x 5 L	4002381973474
4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4002381973481

FibroSil

ColorExpress



FibroSil ist ein rissverschlämmmender Beschichtungsstoff. Geeignet zur Überarbeitung von Putzflächen mit Putzrissen und alten tragfähigen Dispersionsbeschichtungen.

- Faserverstärkt
- Rissverschlämmend
- Strukturierbar für dekorative Folgebeschichtungen
- Gut diffusionsfähig

Verbrauch	Ca. 600 – 800 g/m²
Dichte	Ca. 1,4 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Weiß	24 x 25 kg	4002381664600
25 kg	WAP 1	24 x 25 kg	4002381998644
25 kg	WAP 2	24 x 25 kg	4002381902825
25 kg	WAP 3	24 x 25 kg	4002381894670

Cap-elast Phase 1

ColorExpress



Plasto-elastische, pigmentierte Zwischenbeschichtungs- und Gewebeeinbettungsmasse.

- Faserverstärkt
- Rissüberbrückend
- Für Gewebeeinbettungen
- Auf glatten und leicht strukturierten Untergründen

Verbrauch	Ca. 350 – 500 ml/m²
Dichte	Ca. 1,2 g/cm³

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381223340
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381998293
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381901989
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381894359

FASSADENFARBEN

RISSSANIERUNG/ELASTISCHE SYSTEME

Cap-elast Phase 2



Plasto-elastische Deckbeschichtung bei Risssanierungen und Hochleistungsfassadenfarbe bei extremen Belastungen durch Luftschadstoffe. Fassadenbeschichtung mit hoher Alterungsbeständigkeit.

- Dauerelastisch und rissüberbrückend
- Für die Sanierung von Elastik-Altbeschichtungen
- Hoher Regenschutz
- Alkaliresistent

Verbrauch	Mind. 230 ml/m²
Dichte	Ca. 1,3 g/cm³
Glanzgrad	Seidenmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381223487
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381998309
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381901996
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381982704
12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381769886
11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381769909

Cap-elast Phase 2-W

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL



Plasto-elastische Deckbeschichtung für Anstriche auf schimmel- und algengefährdeten Fassadenflächen.

- Mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- Dauerelastisch und rissüberbrückend
- Für die Sanierung von Elastik- Altbeschichtungen
- Hoher Regenschutz

Verbrauch	Mind. 230 ml/m²
Dichte	Ca. 1,3 g/cm³
Glanzgrad	Seidenmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381605764

Cap-elast Faserpaste



Faserverstärkte, plasto-elastische Spachtelmasse zur Egalisierung ungleichmäßiger Untergründe vor nachfolgenden Cap-elast-Beschichtungen.

- Faserverstärkt
- Zur Untergrundegalisierung

Verbrauch	Ca. 1,1 kg/m²
Dichte	Ca. 1,1 g/cm³

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
5 kg	Weiß	75 x 5 kg	4002381073440

RISSSANIERUNG/ELASTISCHE SYSTEME

Cap-elast Riss-Spachtel



Schrumpfbeständige plasto-elastische Spachtelmasse für Ausbrüche und ausgeweitete Putzrisse.

- Auch für hohe Schichtdicken
- Plasto-elastisch
- Bei 1 x 1 cm Rissbreite und Risstiefe

Verbrauch	Ca. 175 g/lfm
Dichte	Ca. 1,75 g/cm³

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
10 kg	Beige	52 x 10 kg	4002381113443
1,5 kg	Beige	55 x 6 x 1,5 kg	4002381347466
1 kg	Beige	42 x 12 x 1 kg	4002381083227

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Fungizid



Fungizid ist ein spezielles Zusatzmittel für alle Caparol-Fassadenfarben auf Dispersions- und Siliconharzbasis zur Vorbeugung gegen Algen- und Pilzbefall. Durch den Zusatz wird eine zuverlässige und langanhaltende Schutzwirkung gegen das Wachstum von Algen und Pilzen erreicht.

- Ausreichend für 12,5 Ltr. Farbe
- Transparent
- Algizid und Fungizid

Verbrauch	250 ml je Gebinde
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Farbton	Teiltransparent, gelblich

Gebindegröße	Palettierung	EAN
250 ml	224 x 6 x 250 ml	4002382057517

Trocknungsbeschleuniger



Additiv zur Verarbeitung von Fassadenfarbe AmphiSilan, AmphiSilan FREE, Muresko, CoolProtect und Grundierungen CapaGrund Universal, CapaGrund Universal-W bei niedrigen Temperaturen.

- Frühregenfest nach ca. 1 Stunde
- Temperaturbereich: +1 °C bis +10 °C

Verbrauch	750 ml je 12,5 Liter Gebinde
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Farbton	Gelb-braun/transparent

Gebindegröße	Palettierung	EAN
750 ml	102 x 6 x 750 ml	4002381822420

FASSADENFARBEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Capatox



Wässrige Mikrobiozid-Lösung zur Unterstützung der Reinigung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall an Außen- und Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen. Capatox ist verarbeitungsfertig.

- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Breites Wirkspektrum mit hoher Eindringtiefe
- Algizid und Fungizid

Verbrauch	Ca. 50 – 150 ml/m²
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Farbton	Transparent

Gebindegröße	Palettierung	EAN
10 L	60 x 10 L	4002381041449
5 L	96 x 5 L	4002381184887
1 L	60 x 8 x 1 L	4002381162908

Histolith® Fluat



Wasserverdünnbare Ätzflüssigkeit zur Neutralisation und Untergrundvorbereitung.

- Entfernt Sinterschichten für bessere Haftung
- Zur Reinigung bestehender Untergründe
- Hoch wirksam

Verbrauch	30 – 50 ml/m²
Dichte	Ca. 1,2 g/cm³
Farbton	Transparent

Gebindegröße	Palettierung	EAN
10 L	40 x 10 L	4002382075368

FASSADENLASUR

TopLasur NQG®



Verarbeitungsfertige Lasurfarbe auf Basis der Nano-Quarz-Gitter Technologie für außen und innen.

- Wetterbeständig
- Hoch diffusionsfähig
- Farbbrillant

Verbrauch	Ca. 100 – 150 ml/m²
Dichte	Ca. 1,1 g/cm³
Glanzgrad	Seidenmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
10 L	Weiß	32 x 10 L	4002381881519
5 L	Weiß	52 x 5 L	4002381881526

Histolith® Antik-Lasur



Die transparente Kreativlasur zur Gestaltung mineralischer Oberflächen nach DIN 18363.

- Hoch wetter- und lichtbeständig
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Edelmatte Oberfläche
- Für innen und außen

Verbrauch	Ca. 80 – 100 ml/m²
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
5 L	Transparent	52 x 5 L	4002382074798

FASSADENFARBEN



KREATIVTECHNIKEN

KREATIVEFFEKTE

Capatect Kreativeffekt Stardust



Effektmischung aus hellem Glimmer zum Einblasen mittels Trichterpistole in frisch applizierte Farboberfläche.

Verbrauch Ca. 60 – 100 g/m²
Farbton Hellgrau



Gebindegröße	Palettierung	EAN
5 kg*	24 x 5 kg	4002381987525

Capatect Kreativeffekt Brillant



Effektmischung aus Siliciumcarbid zum Einblasen mittels Trichterpistole in frisch applizierte Farboberfläche.

Verbrauch Ca. 0,1 – 0,2 kg/m²
Farbton Schwarz



Gebindegröße	Palettierung	EAN
25 kg*	24 x 25 kg	4002381987501

Capatect Kreativeffekt Mirror



Effektmischung aus feinteiligem Spiegelglasbruch mit gebrochenen Kanten.

Verbrauch Ca. 0,1 – 0,3 kg/m²
Farbton Silbergrau



Gebindegröße	Palettierung	EAN
8 kg	40 x 8 kg	4002382052635

*Keine Lagerware


Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

ZUBEHÖR

Capatect Putzstrukturwischer kreativ 050/00



Zur Erstellung kreativer Putzstrukturen.
- Breite: 330 mm



Produktnr.	Verpackung	EAN
050/00	1 Stück	4002382003644

Die Kreativdatenblätter finden Sie unter www.caparol.de/kreative-fassaden

Capatect Strukturwalze Coccodrillo 697/01



Zur Erstellung der Kreativtechnik Coccodrillo (Krokodilhaut-Optik).



Produktnr.	Verpackung	EAN
697/01	1 Stück	4002382052970

Die Kreativdatenblätter finden Sie unter www.caparol.de/kreative-fassaden

Capatect Putzkamm 696



Zur Erstellung von kreativen Kammzügen.



Produktnr.	Verpackung	Zahnkammbreite	EAN
696/01	1 Stück	8 mm	4002382051911
696/02	1 Stück	12 mm	4002382051997
696/03	1 Stück	4 mm	4002382052031

Die Kreativdatenblätter finden Sie unter www.caparol.de/kreative-fassaden

ORIGINAL MELDORFER®

FLÄCHENWARE UND ECKEN

Formate für die Fläche

www.blauer-engel.de/uz140



Leichte, handgefertigte, mineralische Original Meldorfer® Verblender zur Gestaltung von Fassaden- und Innenflächen.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Format	Maße	Produktnr.	Verpackung**	Verbrauch**
Dünnformat (DF)	240 x 52 mm	071	3 m² = 192 Stück	64 Stück/m²
Normalformat (NF)	240 x 71 mm	085	3 m² = 144 Stück	48 Stück/m²
Multiformat (MF)	300 x 52/71/135 mm	076	3 m² = 45/45/19 Stück	Individuell je Aufteilung des Formats
Sonderformat (SF)	300 x 135 mm	074	3 m² = 66 Stück	22 Stück/m²
Exklusives Langformat (LF)	400 x 40 mm	078	3 m² = 141 Stück	47 Stück/m²
Großformat (GF)	600 x 300 mm	072	3 m² = 16 Stück	6 Stück/m²
Extra Langformat (XLF)	740 x 52 mm	070	3 m² = 63 Stück	21 Stück/m²
Nature Element	In Abhängigkeit gewählten geometrischen Form	200 – 202	3 m²	Individuell je Aufteilung des Formats
My Meldorfer	In Abhängigkeit gewählten geometrischen Form	099	3 m²	Individuell je Aufteilung des Formats

Durch Zuschnitt können die Original Meldorfer® einer gewünschten Länge angepasst werden, z. B. entsprechend dem Verlegemuster.
Die Mindestmenge (je Farbton) für Sonderanfertigungen beträgt 102 m².

Formate für die Ecken als 3/4

www.blauer-engel.de/uz140



Winkelstück mit Kopf und 3/4-Läufer.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Format	Maße	Produktnr.	Verpackung**	Verbrauch**
Dünnformat (DF)	175 x 115 x 52 mm	073	3 m = 48 Stück	16 Stück/m
Normalformat (NF)	175 x 115 x 71 mm	086	3 m = 36 Stück	12 Stück/m

Formate für die Ecken als 1/1

www.blauer-engel.de/uz140



Winkelstück mit Kopf und ganzem Läufer.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Format	Maße	Produktnr.	Verpackung**	Verbrauch**
Dünnformat (DF)	240 x 115 x 52 mm	075	3 m = 48 Stück	16 Stück/m
Normalformat (NF)	240 x 115 x 71 mm	087	3 m = 36 Stück	12 Stück/m
Multiformat (MF)	240 x 115 x 52/71/135 mm	077	3 m = 12/12/9 Stück	Individuell je Aufteilung des Formats
Sonderformat (SF)	240 x 115 x 135 mm	097	3 m = 21 Stück	7 Stück/m
Exklusives Langformat (LF)	240 x 105 x 40 mm	079	3 m = 57 Stück	20 Stück/m

DIE FORMATE IM ÜBERBLICK – WÄHLEN UND MISCHEN SIE NACH EIGENEM GESCHMACK

Normal- und Dünnformate





Sonder- und Multiformate








Langformate








Beispiel sonstige Formate*





* Weitere Formatvarianten sind auf Anfrage herstellbar.
** Angabe inkl. Fuge

ORIGINAL MELDORFER®

ORIGINAL MELDORFER® FARBTONAUSWAHL

URBAN CLASSIC

Leichte, handgefertigte, mineralische Original Meldorfer® Verblender zur Gestaltung von Fassaden- und Innenflächen. Fast jeder Farbton lässt sich naturgetreu erstellen. Individuelle Sonderanfertigungen bezüglich Format, Oberflächenstruktur (Narbung und/oder Besandung) und Farbstellung sind möglich.



Altweiß
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Sandweiß



Mecklenburg
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Zementgrau



Juist
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Zementgrau



Hamburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Sylt
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Zementgrau




Dithmarschen
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Zementgrau



Antik
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Zementgrau



Rotbunt
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Friesland
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Zementgrau



Lüneburg
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Zementgrau

ORIGINAL MELDORFER® FARBTONAUSWAHL



Oldenburg
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Sandstein[1)]
300 x 52/71/135 mm (MF)*
Fugenfarbton: Sandweiß



Brandenburg
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
Fugenfarbton: Zementgrau



Kopenhagen
400 x 40 mm (LF)
Fugenfarbton: Anthrazit



Westerwald
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Stockholm
400 x 40 mm (LF)*
Fugenfarbton: Sandweiß



Amrum
400 x 40 mm (LF)
Fugenfarbton: Zementgrau

*Keine Lagerware

[1)] Bei Farbton Sandstein werden die Einzelfarbtöne Grau, Gelb und Rot in separaten Verpackungen geliefert. Je Verpackung sind 3 Formate enthalten. Zur Erstellung einer interessanten Sandsteinoptik wird empfohlen, diese 3 Farben kombiniert zu verarbeiten.

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

ORIGINAL MELDORFER® FARBTONAUSWAHL

NEW DESIGN


Für neue Perspektiven und Möglichkeiten steht die Original Meldorfer® Produktlinie NEW DESIGN. Charakteristische Oberflächen in Naturstein-, Metallic- und Betonoptik ergänzen das umfangreiche Programm. Die Oberflächengestaltung und den entscheidenden Feinschliff erhalten die Original Meldorfer® Verblender auch hier durch traditionelle Handarbeit.



Kolding
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
400 x 40 mm (LF)*
740 x 52 mm (XLF)*
Fugenfarbton: Anthrazit



Holstein
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
400 x 40 mm (LF)*
740 x 52 mm (XLF)*
Fugenfarbton: Anthrazit



Jever
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)*
400 x 40 mm (LF)*
740 x 52 mm (XLF)*
Fugenfarbton: Zementgrau



Kiel
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
400 x 40 mm (LF)*
740 x 52 mm (XLF)*
Fugenfarbton: Anthrazit



Stralsund
240 x 52 mm (DF)*
240 x 71 mm (NF)*
740 x 52 mm (XLF)*
Fugenfarbton: Zementgrau



Malmö
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)*
400 x 40 mm (LF)*
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Sandweiß



Helsinki
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Sandweiß



Steingrau
300 x 135 mm (SF)*
Fugenfarbton: Anthrazit



Betongrau
300 x 135 mm (SF)*
600 x 300 mm (GF)*
Fugenfarbton: Zementgrau

*Keine Lagerware

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

ORIGINAL MELDORFER® FARBTONAUSWAHL

Original Meldorfer® Fächer CONCEPT

Designtool für eine einfache, schnelle und sichere Architekturgestaltungen mit Original Meldorfer®.
Der CONCEPT Fächer zeigt die Vielfalt der Original Meldorfer®, seine zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten mit Farbharmonien für die Fassade und den Sockel.

Bestell-Nr. 1008958



ORIGINAL MELDORFER® FARBTONAUSWAHL

NATURE ELEMENT

Nature Element besticht mit neuartigen Formen, die an die norddeutsche Küstenlandschaft mit ihren feinen Sandstränden und weitläufigen Dünen erinnern – mal geometrisch, mal geschwungen, mal in Wabenform. Jedes Design bildet dabei eine ehrliche Einheit aus natürlichem Material und naturinspirierter Formensprache.


WATTENMEER



Produktnr.	Farbton	Kartoninhalt**	Formate	Anzahl
202/01	Wattenmeer Dunkel*	3 m²	115 x 71mm 240 x 71 mm 490 x 71 mm 740 x 71 mm	23 Stück 97 Stück 19 Stück 14 Stück
202/02	Wattenmeer Hell*	3 m²	115 x 71mm 240 x 71 mm 490 x 71 mm 740 x 71 mm	23 Stück 97 Stück 19 Stück 14 Stück

Bei dem Wattenmeer werden die 2x Einzelfarbtöne (Hell und Dunkel) in separaten Verpackungen geliefert.
Je Verpackung sind 4 Formate enthalten. Zur Erstellung einer interessanten Optik wird empfohlen, diese Farben kombiniert zu verarbeiten.
Das Bild zeigt ein Verhältnis: 60% Dunkel und 40% Hell. Farbton Ansatzmörtel: Anthrazit.

MÄANDER



Produktnr.	Farbton	Kartoninhalt**	Formate	Anzahl
200/01	Mäander*	3 m²	240 x 337 x 47 mm 125 x 280 mm	60 Stück 30 Stück

Das Bild zeigt den Farbton Ansatzmörtel: Zementgrau.

*Keine Lagerware
**Angabe inkl. Fuge
Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

ORIGINAL MELDORFER® FARBTONAUSWAHL

SANDDÜNE**



Produktnr.	Farbton	Kartoninhalt**	Formate	Anzahl
201/01	Sanddüne Weiß Mitte*	3 m²	240 x 71 mm 240 x 105 mm 490 x 105 mm	41 Stück 41 Stück 34 Stück
201/02	Sanddüne Grau Mitte*	3 m²	240 x 71 mm 240 x 105 mm 490 x 105 mm	41 Stück 41 Stück 34 Stück
201/03	Sanddüne Rot Mitte*	3 m²	240 x 71 mm 240 x 105 mm 490 x 105 mm	41 Stück 41 Stück 34 Stück
201/04	Sanddüne Weiß Enden*	10 m	240 x 71 mm 240 x 88 mm	20 Stück 20 Stück
201/05	Sanddüne Grau Enden*	10 m	240 x 71 mm 240 x 88 mm	20 Stück 20 Stück
201/06	Sanddüne Rot Enden*	10 m	240 x 71 mm 240 x 88 mm	20 Stück 20 Stück

Bei der Sanddüne werden die 3x Einzelfarbtöne (Weiß, Grau und Rot) in separaten Verpackungen geliefert.
Je Verpackung sind 3 Formate enthalten. Zur Erstellung einer interessanten Optik wird empfohlen, diese Farben kombiniert zu verarbeiten.
Das Bild zeigt ein Verhältnis: 50% Rot, 25% Weiß, 25% Grau. Farbton Ansatzmörtel: Sandweiß.



Broschüre
Original Meldorfer® Nature Element

Erfahren Sie mehr über die Designs und das Sortiment in der Broschüre.

Bestell-Nr. 2000517

www.caparol.de/service/informationsmaterial


ORIGINAL MELDORFER® FARBTONAUSWAHL

My Meldorfer

My Meldorfer ist eine Produktlinie, die keine Grenzen setzt, sondern ganz im Gegenteil zu immer Neuem inspirieren möchte. Alles ist individuell herstellbar und eröffnet neue Gestaltungsspielräume. Realisierbar sind unterschiedlichste Formate und Formatkombinationen, die nach Vorgaben anhand eines Formenrasters erstellt werden. Das Spektrum reicht von speziellen Reliefs über organische und amorphe Formen, Polygone und Ellipsen bis hin zu komplexen künstlerischen Gestaltungslösungen für Fassaden und Räume.

Wunschfarbton auswählen.

Durch unsere Coloristik erstellen wir den Sonderfarbton gemäß Ihren Vorgaben.
Ob Nuancen von den Standardkollektionen oder komplette neue Farbgebungen – alles ist möglich mit My Meldorfer.



Variieren Sie in der Form.

Min.-Maße: 40 x 40 mm;
Max.-Maße: 300 x 600 mm
Kreieren Sie Ihre Form, egal ob rund oder eckig. Eigens erstellte Schablonen dienen dann zur Vorlage für Ihren eigenen My Meldorfer.



Passende Oberfläche wählen.

Geben Sie der Oberfläche einen individuellen Charakter: Glimmereffekte, Sande in verschiedenen Größen und Farbtönen, Narbungen oder auch ergänzende Farbtöne sind möglich.



ORIGINAL MELDORFER® FARBTONAUSWAHL

Neugierig?


Inspirierende Beispiele zu My Meldorfer



Projekt Magma



Projekt Fischgrät



Projekt Quadrate



Projekt Bali

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

ORIGINAL MELDORFER®

ANSATZ- UND FUGENMÖRTEL

Capatect Meldorfer® Ansatzmörtel 080



Mörtel zum Ankleben der Original Meldorfer® und für den Fugenverstrich.

Farbtöne: Zementgrau, Sandweiß, Anthrazit.
Sonderton auf Anfrage.

Verbrauch Ca. 2,5 – 3,0 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
080	25 kg	Anthrazit	24 x 25 kg	4002383076760
080	25 kg	Zementgrau	24 x 25 kg	4002383315678
080	25 kg	Sandweiß	24 x 25 kg	4002383315852
080	25 kg	WAP 1	24 x 25 kg	4002381998675
080	25 kg	WAP 2	24 x 25 kg	4002381902856
080	25 kg	WAP 3	24 x 25 kg	4002381982971

Sandweiß | Anthrazit | Zementgrau

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.



Verarbeitungsanleitung

Erfahren Sie mehr über die einfache Verarbeitung der Original Meldorfer®.

www.caparol.de/service/informationsmaterial

FUGENMASSE

Capatect Fugenmasse MS



Einkomponentiger, pastöser dauerelastischer Dichtstoff und Fugenmasse zum elastischen Verfugen von Gebäude- und Anschlussfugen, insbesondere bei keramischen Belägen, z. B. Klinkerriemchen, Feinstein und Glasmosaik.
Farbtöne: Weiß, Beige, Steingrau, Naturgrau, Anthrazit.
Sondertöne auf Anfrage.

Verbrauch	Ca. 3 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm

Gebindegröße	Verpackung	Farbton	Palettierung	EAN
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Weiß	100 Kartons	4012518000027
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Beige	100 Kartons	4012518000041
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Steingrau	100 Kartons	4012518000058
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Naturgrau	100 Kartons	4012518000065
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Anthrazit	100 Kartons	4012518000034

 Weiß

 Beige

 Steingrau

 Naturgrau

 Anthrazit

ORIGINAL MELDORFER® ZUBEHÖR

Capatect Meldorfer® Zahnkelle



Spezial-Werkzeug mit 4 x 6-mm-Zahnung.

Verpackung	EAN
1 Stück	4002383320726

Capatect Meldorfer® Winkelschere



Zum exakten Zuschneiden der Original Meldorfer®.


Verpackung	EAN
1 Stück	4002381787699

DEKORATIVE BEKLEIDUNG

KERAMIK

Capatect LoftLook-Klinker

Einzigartige Riemchen aus Upcycling-Ziegeln für die individuelle Bekleidung von Capatect Fassadensystemen und Akzentflächen im Innenraum. Die LoftLook-Klinker zeichnen sich durch eine heterogene Oberfläche mit unregelmäßigen Kanten und Kantenabplatzungen aus.



- Hochwertige Upcyclingziegel mit Verwitterungscharakter
- In Handarbeit aus alten Industrieanlagen gewonnen
- Geprüft in Eigenschaften und Beständigkeit
- Robust und langlebig
- Nichtbrennbar

Produktart	Maße	Einheit	Verbrauch	EAN
Klinkerriemchen	Ca. 250 x 65 x 20 mm	1 m²	Ca. 50 Stück/m²	4034139003584
Winkelriemchen	Ca. 250/120 x 65 x 20 mm	1 Stück	Ca. 13 Stück/m	4034139122742
Läuferriemchen	Ca. 250 x 120/65 x 20 mm	1 Stück	Ca. 4 Stück/m	4002382052611




KERAMIK

Capatect ModernLook-Klinker

Die moderne Serie der Klinkerriemchen aus natürlichen Rohstoffen für die dekorative Fassadengestaltung. Sonderformate auf Anfrage.

Serie ModernLook Architektur


ML-Design R 1399


ML-Design R 1452


ML-Design R 1453


ML-Design R 1454


ML-Design R 1455


ML-Design R 1456


ML-Design R 1457


ML-Design R 1458


ML-Design R 1459


ML-Design R 1460


ML-Design R 1461


ML-Design R 1462


ML-Design R 1463


ML-Design R 1464


ML-Design R 1465


ML-Design R 1473


ML-Design R 1472


ML-Design R 1466


ML-Design R 1467

	Format in mm	Stärke in mm	Mindestabnahme	Winkelriemchen in mm	Läuferriemchen in mm
Normalformat (NF)	240 x 71	10	500 m² (Lagerware 60 m²)	240/115 x 71	240 x 71/71
Dünnformat (DF)	240 x 52	10	500 m² (Lagerware 60 m²)	240/115 x 52	240 x 52/52
Langdünnformat (LDF)	290 x 52	10	500 m² (Lagerware 60 m²)	290/115 x 52	290 x 52/52
Langformat 40 (LF40)	468 x 40	10	500 m² (Lagerware 60 m²)	468/115 x 40	468 x 40/40
Langformat 52 (LF52)	468 x 52	10	500 m² (Lagerware 60 m²)	468/115 x 52	468 x 52/52

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.
Änderungen in Format und Farbton vorbehalten.

DEKORATIVE BEKLEIDUNG

KERAMIK

Capatect ModernLook-Klinker

Die moderne Serie der Klinkerriemchen aus natürlichen Rohstoffen für die dekorative Fassadengestaltung. Sonderformate auf Anfrage.

Serie ModernLook #1


ML-Design R 1379


ML-Design R 1314


ML-Design R 1321


ML-Design R 1322


ML-Design R 1380


ML-Design R 1394


ML-Design R 1340


ML-Design R 1381


ML-Design R 1333


ML-Design R 1336

Serie ModernLook #1	Format in mm	Stärke in mm	Mindestabnahme	Winkelriemchen in mm	Läuferriemchen in mm
Normalformat (NF)	240 x 71	12	500 m² (Lagerware 60 m²)	240/115 x 71	240 x 71/71
Dünnformat (DF)	240 x 52	12	500 m² (Lagerware 60 m²)	240/115 x 52	240 x 52/52
Langdünnformat (LDF)	290 x 52	12	500 m² (Lagerware 60 m²)	290/115 x 52	290 x 52/52
Langformat 40 (LF40)	468 x 40	12	1000 m² (Lagerware 60 m²)	468/115 x 40	468 x 40/40
Langformat 52 (LF52)	468 x 52	12	1000 m² (Lagerware 60 m²)	468/115 x 52	468 x 52/52



Neugierig geworden?

Nutzen Sie die Möglichkeit unsere Vielfalt der Klinkerriemchen digital kennen zu lernen.

Mehr Infos unter klinker.caparol.de

KERAMIK

Capatect ModernLook-Klinker

Die moderne Serie der Klinkerriemchen aus natürlichen Rohstoffen für die dekorative Fassadengestaltung. Sonderformate auf Anfrage.

Serie ModernLook #4


ML-Design R 1387


ML-Design R 1388


ML-Design R 1389


ML-Design R 1398


ML-Design R 1488


ML-Design R 1378


ML-Design R 1328


ML-Design R 1363

Serie ModernLook #4

Normalformat (NF)	240 x 71	10	1000 m² (Lagerware 60 m²)	240/115 x 71	240 x 71/71
Dünnformat (DF)	240 x 52	10	1000 m² (Lagerware 60 m²)	240/115 x 52	240 x 52/52
Langdünnformat (LDF)	290 x 52	10	1000 m² (Lagerware 60 m²)	290/115 x 52	290 x 52/52
Langformat 40 (LF40)	468 x 40	10	1000 m² (Lagerware 60 m²)	468/115 x 40	468 x 40/40
Langformat 52 (LF52)	468 x 52	10	1000 m² (Lagerware 60 m²)	468/115 x 52	468 x 52/52

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.
Änderungen in Format und Farbton vorbehalten.

DEKORATIVE BEKLEIDUNG

KERAMIK


Capatect Klinkerriemchen

Robuste, gebrannte Klinkerriemchen aus natürlichen Rohstoffen für die dekorative Fassadengestaltung.
Formate: 240 x 71 mm (NF), 240 x 52 mm (DF).
Sonderformate und Mindestabnahmemengen auf Anfrage.


KR-Design 01 (NF)


KR-Design 03 (NF)


KR-Design 04 (NF)*


KR-Design 05 (DF)



KR-Design 06 (DF)*


KR-Design 07 (NF)*


KR-Design 08 (DF)*


KR-Design 09 (NF)*


KR-Design 12 (NF)*


KR-Design 13 (NF)*


KR-Design 14 (NF)*


KR-Design 15 (NF)*


KR-Design 16 (NF)


KR-Design 17 (DF)*


KR-Design 18 (NF)


KR-Design 20 (NF)*


KR-Design 22 (NF)


KR-Design 23 (NF)


KR-Design 24 (DF)


KR-Design 25 (NF)


KR-Design 27 (NF)*

DEKORATIVE BEKLEIDUNG

KERAMIK

Capatect Klinkerriemchen

Robuste, gebrannte Klinkerriemchen aus natürlichen Rohstoffen für die dekorative Fassadengestaltung.
Formate: 240 x 71 mm (NF), 240 x 52 mm (DF).
Sonderformate und Mindestabnahmemengen auf Anfrage.


KR-Design 28 (NF)


KR-Design 29 (NF)


KR-Design 31 (NF)


KR-Design 32 (NF)


KR-Design 33 (NF)


KR-Design 34 (NF)


KR-Design 36 (DF)


KR-Design 38 (NF)


KR-Design 39 (NF)


KR-Design 40 (NF)


KR-Design 42 (NF)*


KR-Design 43 (NF)*


KR-Design 47 (DF)*


KR-Design 48 (NF)*

*Wasseraufnahme ≥ 3,0 bis ≤ 6,0 %
Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.
Änderungen in Format und Farbton vorbehalten.

DEKORATIVE BEKLEIDUNG

KERAMIK / FLIESEN / FEINSTEIN

Capatect Feinstein

Gebrannte keramische Beläge aus natürlichen Rohstoffen für die dekorative Fassadengestaltung.
Formate: 600 x 200 mm, 600 x 150 mm, 600 x 100 mm (Nennmaß).
Sonderformate und -farbtöne auf Anfrage (Mindestabnahmemengen sind zu beachten).

STONE

Die Serie STONE stellt die Optik von Naturstein nach.



Travertin



Travertin hell



Quarzit



Quarzit rau

METAL

Die Serie METAL stellt die Optik von echtem Metall nach.

Silber



Eisen



Platin



Graphit



Rost



Patina

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.
Änderungen in Format und Farbton vorbehalten.

DEKORATIVE BEKLEIDUNG

KERAMIK / FLIESEN / FEINSTEIN

Capatect Feinstein

Gebrannte keramische Beläge aus natürlichen Rohstoffen für die dekorative Fassadengestaltung.
Formate: 600 x 200 mm, 600 x 150 mm, 600 x 100 mm (Nennmaß).
Sonderformate und -farbtöne auf Anfrage (Mindestabnahmemengen sind zu beachten).

TERRA

Die Serie TERRA sind warme, erdige Farbtöne, die an verschiedene Erden erinnern.



Kalk



Lehm



Ton



Torf

GEO

Die Serie GEO stellt edle Farbtöne, von einem hellen Mondstein bis zu einem dunklen Meteor dar.



Fossil



Kiesel



Meteor

Mondstein

WOOD

Ein Verhüllter Eiche-Farbton mit einem Hauch von Rauch.



Raucheiche

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.
Änderungen in Format und Farbton vorbehalten.


DEKORATIVE BEKLEIDUNG

GLASMOSAIK

Capatect Glasmosaik


Glasmosaikfliesen als Matten mit vorderseitiger Folierung für die dekorative Fassadengestaltung.
Mattengröße: ca. 30 x 30 cm, Formate Mosaik: 48 x 48 x 4 mm, 48 x 48 x 8 mm.
Oberfläche in glänzend und frostig erhältlich.
Sonderformate und Mindestabnahmemengen auf Anfrage.



Red pumpkin (KD12)



Orange sun (RY01)


Crystal (T165)



Dark green (A147)



Deep blue (BE04)


Deep red (T102)


Sand (RY02)


Light grey (A176)



Green meadow (KD17)


Middle blue (A166)



Light red (KL14)


Feather (K03)


Deep grey (K10)


Light green (A145)


Soft blue (A165)


Viola (T124)


Soft creme (K04)


Off crystal (KD01)


Soft green (A164)


Light blue (KD11)

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

KERAMIK, FEINSTEIN UND GLASMOSAIK

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren mit Putz oder als Armierung bei Hartbelägen, insbesondere bei Keramik, Feinstein oder Naturstein.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet (Schichtdicke: 3 mm).

Verbrauch
Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,5 – 6,0 kg/m²
Armieren:
Ca. 1,4 kg/m²/mm

Farbton Grau

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
170	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002381871671
170	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002381978349
170	1000 kg	Big-Bag	1 x 1000 kg	4002381873583
170	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381970633

Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190

www.blauer-engel.de/uz140



Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten, insbesondere für Hartbeläge, z. B. Keramik, Feinstein oder Glasmosaik.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet (Schichtdicke: 5 mm).

Verbrauch
Kleben:
Randwulst-Punkt-Verfahren:
Ca. 4,5 – 5,0 kg/m²
Vollflächenverklebung:
Ca. 5,5 – 8,0 kg/m²
Maschinelle Verklebung:
Ca. 5,5 – 6,0 kg/m²
Armieren:
Ca. 1,4 kg/m²/mm
abhängig vom Dämmstoff

Farbton Grau

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
190 Uni	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382034273
190 Uni	1000 kg	Big-Bag	1 x 1000 kg	4002382039933
190 Uni	Ab 5,0 t	Silo	–	4002383099813

KERAMIK, FEINSTEIN UND GLASMOSAIK

VERLEGEMÖRTEL

Capatect Verlegemörtel Uni 086

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Dünnbettkleber zum Verlegen von Hartbelägen, z. B. Klinkerriemchen, Feinsteinzeug und Glasmosaik besonders in Kombination mit Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch	Ca. 4,0 – 6,0 kg/m² je nach Zahntraufel
Hinweis	Bitte die aktuelle Zulassungskombination beachten.
Farbton	Weiß, Grau

Produktnr.	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
086/01*	25 kg	Weiß	42 x 25 kg	4002381987532
086/02	25 kg	Grau	42 x 25 kg	4002382026827

Capatect Keramikkleber 084

www.blauer-engel.de/uz140



Dünnbett-Klebemörtel zum Verlegen von keramischen Belägen, z. B. Klinkerriemchen, Feinsteinzeug.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch	Ca. 4 – 6 kg/m² je nach Zahntraufel
Farbton	Grau

Produktnr.	Gebindegröße	Palettierung	EAN
084	25 kg	42 x 25 kg	4002381860491

KERAMIK, FEINSTEIN UND GLASMOSAIK

FUGENMÖRTEL

Capatect Fugenmörtel Keramik 082

www.blauer-engel.de/uz140



Fugenmörtel für die Kellenverfugung von Hartbelägen, z. B. Klinkerriemchen, Naturstein und Glasmosaik.

Sondertöne auf Anfrage.

Farbtöne: Architekt, Hellgrau, Mittelgrau, Schwarz, Rot, Paris, Stuhr-hell, Alt-Stuhr, Weiß, Strand, Beige-Weiß, Anthrazit, Dunkelgrau, Natur.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Normalformat:
Ca. 3,0 – 6,5 kg/m²

Dünnformat:
Ca. 4,5 – 8,0 kg/m²

Andere Formate:
Je nach Fugenanteil und Fugentiefe

Produktnr.	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
082*	25 kg	Weiß	42 x 25 kg	4002381912299
082	25 kg	Architekt	42 x 25 kg	4002381912480
082	25 kg	Hellgrau	42 x 25 kg	4002381890283
082	25 kg	Mittelgrau	42 x 25 kg	4002381890245
082	25 kg	Schwarz	42 x 25 kg	4002381912244
082	25 kg	Stuhr-hell	42 x 25 kg	4002381912282
082*	25 kg	Strand	42 x 25 kg	4002381912558
082*	25 kg	Alt Stuhr	42 x 25 kg	4002381890252
082*	25 kg	Paris	42 x 25 kg	4002381912275
082*	25 kg	Rot	42 x 25 kg	4002381912268
082*	25 kg	Grau	42 x 25 kg	4002381890221
082*	25 kg	Beige-Weiß	42 x 25 kg	4034139207531
082*	25 kg	Anthrazit	42 x 25 kg	4034139207548
082*	25 kg	Dunkelgrau	42 x 25 kg	4034139207524
082*	25 kg	Natur	42 x 25 kg	4034139207555



Fugenmörtel können in Abhängigkeit vom Anmischverhältnis und den Trocknungsbedingungen unterschiedlich auftrocknen. Daraus resultierende mögliche Farbtonschwankungen stellen keinen Mangel dar und sind nur bedingt vermeidbar.

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

*Keine Lagerware

KERAMIK, FEINSTEIN UND GLASMOSAIK

FUGENSCHLÄMME

Capatect Fugenschlämme Keramik 083

www.blauer-engel.de/uz140



Fugenmörtel für die Verfugung im Schlämmverfahren für Hartbeläge, z. B. Klinkerriemchen und Feinsteinzeug, deren Oberfläche sich zum Schlämmen eignet.
Sondertöne auf Anfrage.
Farbtöne: Titangrau, Mittelgrau, Hellgrau, Grau, Beige.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch Ca. 3,0 – 5,0 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
083*	25 kg	Grau	42 x 25 kg	4002381894328
083	25 kg	Hellgrau	42 x 25 kg	4002381894335
083	25 kg	Mittelgrau	42 x 25 kg	4002381895967
083	25 kg	Titangrau	42 x 25 kg	4002381894083
083*	25 kg	Beige	42 x 25 kg	4002381895950

Grau | Mittelgrau | Beige | Hellgrau | Titangrau

Fugenmörtel können in Abhängigkeit vom Anmischverhältnis und den Trocknungsbedingungen unterschiedlich auftrocknen. Daraus resultierende mögliche Farbtonschwankungen stellen keinen Mangel dar und sind nur bedingt vermeidbar.

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

FUGENMASSE

Capatect Fugenmasse MS



Einkomponentiger, pastöser dauerelastischer Dichtstoff und Fugenmasse zum elastischen Verfugen von Gebäude- und Anschlussfugen, insbesondere bei keramischen Belägen, z. B. Klinkerriemchen, Feinstein und Glasmosaik.
Farbtöne: Weiß, Beige, Steingrau, Naturgrau, Anthrazit.
Sondertöne auf Anfrage.

Verbrauch Ca. 3 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm

Gebindegröße	Farbton	Verpackung	Palettierung	EAN
Stück = 290 ml	Weiß	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000027
Stück = 290 ml	Beige	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000041
Stück = 290 ml	Steingrau	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000058
Stück = 290 ml	Naturgrau	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000065
Stück = 290 ml	Anthrazit	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000034

 Weiß

 Beige

 Steingrau

 Naturgrau

 Anthrazit

*Keine Lagerware

KERAMIK, FEINSTEIN UND GLASMOSAIK



NATURSTEIN

Capatect Naturstein

Naturwerkstein für die dekorative Fassadengestaltung.
Weitere Farbtöne, Sonderformate und Mindestabnahmemengen auf Anfrage.


Granit BSO


Granit GVO



Granit CRD


Anorthosit LAE


Granit VOO


Granit SGY


Gabbro NIA


Schiefer MGA


Sandstein NBR


Sandstein OBK


Sandstein OBB


Vulkanit BST


Kalkstein JGB


Kalkstein SSN


Kalkstein AMA


Kalkstein GOK


Kalkstein KRM


Kalkstein KUR


Travertin TBE

Naturstein- Übersichtstabelle mit Formaten und Oberflächenbearbeitung

Bezeichnung Naturstein	Formate*	Standard-Oberflächenbearbeitung**
Granit BSO, Granit GVO, Granit CRD, Anorthosit LAE, Granit VOO, Granit SGY, Gabbro NIA	610 x 305 x 10 mm	Poliert, geschliffen C220, satiniert
Schiefer MGA	600 x 300 x 10 mm	Spaltrau
Sandstein NBR, Sandstein OBK, Sandstein OBB	600 x 300 x 10 mm	Geschliffen C220
Vulkanit BST	600 x 300 x 10 mm	Geschliffen C120/C220
Kalkstein AMA, Kalkstein JGB	610 x 305 x 10 mm	Geschliffen C220, gestrahlt, satiniert
Kalkstein GOK, Kalkstein KRM, Kalkstein KUR, Kalkstein SSN, Travertin TBE	600 x 300 x 10 mm	Geschliffen C220, gestrahlt, satiniert

* Maximal produzierbares Format auf Anfrage.
** Weitere Ausführung auf Anfrage.


OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON NATURSTEINEN

Jeder Naturstein ist ein Unikat aus der Natur. Einschlüsse, Maserungen, Farbvarianzen sind natürlich und stellen die Einzigartigkeit des Materials dar.
Der individuelle Charakter des jeweiligen Naturstein kann in Tiefenwirkung, Glanz, Lebhaftigkeit und Farbbrillanz durch eine Oberflächenbearbeitung beeinflusst und verändert werden.

Unterscheidung der Arten zur Bearbeitung der Natursteinoberflächen:



Poliert:
Die Politur ist der letzte verfeinernde Vorgang auf der vorher geschliffenen Oberfläche. Ergebnis ist eine absolut ebene Oberfläche, die je nach Stein glänzen oder spiegeln kann.



Geschliffen (z. B. C220):
Für geschliffene Oberflächen gilt: Je höher die Korngröße des eingesetzten Schleifwerkzeuges auf der Schleifstraße umso feiner die Oberfläche. Grob geschliffene Oberflächen bewirken ein einheitliches und helleres Erscheinungsbild. Feingeschliffene Oberflächen bringen Farbe und Textur deutlicher zur Geltung.



Spaltrau (nur Schiefer):
Durch das Abspalten entstehen unterschiedlicher Oberflächen. Kein Stück gleicht dem anderen. Jedes Stück ist also ein Unikat. Die natürlichen Unebenheiten und Strukturschwankungen charakterisieren die Echtheit des Natursteins.



Gestrahlt:
Die Oberfläche wird in einem Sandstrahlverfahren erzeugt. Ebenso wie bei der tellergestrahlten Oberfläche entsteht eine helle und einheitliche Optik und eine leicht raue Haptik.



Satiniert:
Diese Oberfäche entsteht durch schleifen und bürsten. Die Oberflächen-Optik ist ähnlich wie bei der geschliffenen Oberfläche. Die Haptik ist vergleichbar mit der Oberfläche eines Fensterleders, hat also leichte Erhöhungen und Vertiefungen.

Alle Farbtöne/Oberflächenarten sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren mit Putz oder als Armierung bei Hartbelägen, insbesondere bei Keramik, Feinstein oder Naturstein.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet (Schichtdicke: 3 mm).

Verbrauch	**Kleben:** **Randwulst-Punkt-Verfahren:** Ca. 4,5 – 6,0 kg/m²
	Armieren: Ca. 1,4 kg/m²/mm
Farbton	Grau

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
170	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002381871671
170	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002381978349
170	1000 kg	Big-Bag	1 x 1000 kg	4002381873583
170	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381970633

VERLEGEMÖRTEL

Capatect Verlegemörtel Uni 086

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Dünnbettkleber zum Verlegen von Hartbelägen, z. B. Klinkerriemchen, Feinsteinzeug und Glasmosaik besonders in Kombination mit Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch	Ca. 4,0 – 6,0 kg/m² je nach Zahntraufel
Hinweis	Bitte die aktuelle Zulassungskombination beachten.
Farbton	Weiß, Grau

Produktnr.	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
086/01*	25 kg	Weiß	42 x 25 kg	4002381987532
086/02	25 kg	Grau	42 x 25 kg	4002382026827

*Keine Lagerware

FUGENMÖRTEL

Capatect Fugenmörtel Keramik 082

www.blauer-engel.de/uz140



Fugenmörtel für die Kellenverfugung von Hartbelägen, z. B. Klinkerriemchen, Naturstein und Glasmosaik.

Sondertöne auf Anfrage.

Farbtöne: Architekt, Hellgrau, Mittelgrau, Schwarz, Rot, Paris, Stuhr-hell, Alt-Stuhr, Weiß, Strand, Beige-Weiß, Anthrazit, Dunkelgrau, Natur.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

Normalformat:
Ca. 3,0 – 6,5 kg/m²

Dünnformat:
Ca. 4,5 – 8,0 kg/m²

Andere Formate:
Je nach Fugenanteil und Fugentiefe

Produktnr.	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
082*	25 kg	Weiß	42 x 25 kg	4002381912299
082	25 kg	Architekt	42 x 25 kg	4002381912480
082	25 kg	Hellgrau	42 x 25 kg	4002381890283
082	25 kg	Mittelgrau	42 x 25 kg	4002381890245
082	25 kg	Schwarz	42 x 25 kg	4002381912244
082	25 kg	Stuhr-hell	42 x 25 kg	4002381912282
082*	25 kg	Strand	42 x 25 kg	4002381912558
082*	25 kg	Alt Stuhr	42 x 25 kg	4002381890252
082*	25 kg	Paris	42 x 25 kg	4002381912275
082*	25 kg	Rot	42 x 25 kg	4002381912268
082*	25 kg	Grau	42 x 25 kg	4002381890221
082*	25 kg	Beige-Weiß	42 x 25 kg	4034139207531
082*	25 kg	Anthrazit	42 x 25 kg	4034139207548
082*	25 kg	Dunkelgrau	42 x 25 kg	4034139207524
082*	25 kg	Natur	42 x 25 kg	4034139207555



Fugenmörtel können in Abhängigkeit vom Anmischverhältnis und den Trocknungsbedingungen unterschiedlich auftrocknen. Daraus resultierende mögliche Farbtonschwankungen stellen keinen Mangel dar und sind nur bedingt vermeidbar.

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

*Keine Lagerware

NATURSTEIN

FUGENSCHLÄMME

Capatect Fugenschlämme Keramik 083

www.blauer-engel.de/uz140



Fugenmörtel für die Verfugung im Schlämmverfahren für keramische Beläge, z. B. Klinkerriemchen und Feinsteinzeug, deren Oberfläche sich zum Schlämmen eignet.
Sondertöne auf Anfrage.
Farbtöne: Titangrau, Mittelgrau, Hellgrau, Grau, Beige.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch Ca. 3,0 – 5,0 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
083*	25 kg	Grau	42 x 25 kg	4002381894328
083	25 kg	Hellgrau	42 x 25 kg	4002381894335
083	25 kg	Mittelgrau	42 x 25 kg	4002381895967
083	25 kg	Titangrau	42 x 25 kg	4002381894083
083*	25 kg	Beige	42 x 25 kg	4002381895950

Grau | Mittelgrau | Beige | Hellgrau | Titangrau

Fugenmörtel können in Abhängigkeit vom Anmischverhältnis und den Trocknungsbedingungen unterschiedlich auftrocknen. Daraus resultierende mögliche Farbtonschwankungen stellen keinen Mangel dar und sind nur bedingt vermeidbar.

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

FUGENMASSE

Capatect Fugenmasse MS



Einkomponentiger, pastöser dauerelastischer Dichtstoff und Fugenmasse zum elastischen Verfugen von Gebäude- und Anschlussfugen, insbesondere bei keramischen Belägen, z. B. Klinkerriemchen, Feinstein und Glasmosaik.
Farbtöne: Weiß, Beige, Steingrau, Naturgrau, Anthrazit.
Sondertöne auf Anfrage.

Verbrauch Ca. 3 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm

Gebindegröße	Verpackung	Farbton	Palettierung	EAN
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Weiß	100 Kartons	4012518000027
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Beige	100 Kartons	4012518000041
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Steingrau	100 Kartons	4012518000058
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Naturgrau	100 Kartons	4012518000065
Stück = 290 ml	Karton = 12 Stück	Anthrazit	100 Kartons	4012518000034

 Weiß

 Beige

 Steingrau

 Naturgrau

 Anthrazit

*Keine Lagerware

NATURSTEIN




Foto: Wohnanlage Am Winterfeldt, Berlin

FASERBETON

FASERBETON-ELEMENTE

Capatect Faserbeton

Die Caparol Faserbeton-Elemente bieten größtmöglichen Gestaltungsspielraum und gewährleisten zugleich Sicherheit im System.
Sie erhalten von uns eine komplette Fassadenlösung aus einer Hand. Es stehen Ihnen verschiedene Form-, Farb, und Strukturmöglichkeiten zur Verfügung.


Material: Faserbeton nach DIN 18 500-1 (Betonwerkstein)

- Festigkeitsklasse: C25/30
  (in Anlehnung an DIN EN 206-1 und DIN 1045-2)
- Wasseraufnahme: Bei 15 mm Materialstärke nach 28 Tagen und 1,5 bar kein Wasserdurchtritt
- Sichtbetonklasse: SB4


















BRÜSTUNG

Capatect Faserbeton Brüstungselement 760*



Maximale Länge: bis 2,5 m je nach Typ und Gewicht
Ausladungstiefe: 250 bis 700 mm
(Abstufung in 50 mm Schritten)
Materialstärke: 20 mm



*Keine Lagerware

Alle Farbtöne/Oberflächenarten sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial leicht abweichen.

FENSTERBANK

Capatect Faserbeton Fensterbank 761*



Maximale Länge: bis 2,5 m je nach Typ und Ausladungstiefe
Ausladungstiefe: 225 bis 350 mm
(Abstufung in 25 mm Schritten)
Materialstärke: 15 mm
Höhe der hinteren Aufkantung: 15 x 15 mm
Breite seitliche Aufbordung: 22 mm oder 30 mm



FENSTERUMRANDUNG

Capatect Faserbeton Fensterumrandung 762*



Maximale Länge: 2,5 m je nach Typ und Ausladungstiefe
Maximale Abmaße: 2,5 m x 2,5 m
Ausladungstiefe: 250 bis 350 mm
(Abstufung in 25 mm Schritten)
Ansichtsbreite: 80 bis 200 mm
(Abstufung in 20 mm Schritten)
Materialstärke: 15 bis 20 mm



SOCKEL

Capatect Faserbeton Sockelelement 763*



Faserbetonhöhe (HF)= 300, 500, 700 und 900 mm
Dämmstoffdicke: 80 bis 300 mm
(Abstufung in 20 mm Schritten)





*Keine Lagerware

Broschüre
Capatect Faserbeton

Erfahren Sie mehr über die Gestaltung mit Faserbeton und unser Sortiment.

https://www.caparol.de/produkte/fassaden-gestalten/fassadengestaltung/gestaltungselemente/faserbeton

CAPAPOR

FASSADENPROFILE MATERIAL UND ANWENDUNGSBEISPIEL

Capatect Capapor Fassadenprofile
Vollendete Fassaden – mit Charakter und Kontur


Capatect Capapor Fassadenprofile sind echte Alleskönner für nahezu jede Anforderung, egal ob originalgetreue Rekonstruktion, stilgerechte Erweiterung oder moderne Akzentuierung.

Bereits im Eingangsbereich wird die Vielseitigkeit des Produktsortiments spürbar: Stilvoll eingefasste Portale schaffen eine einladende Atmosphäre, während markante Fassadendetails für spannende Kontraste sorgen – abgerundet durch Farbnuancen, die dem Gesamtbild Tiefe verleihen.

Bei der Sanierung ebenso wie im Neubau bietet das breite Capapor Sortiment mit seinen vielfältigen 3D-Gestaltungsmöglichkeiten immer eine passende Lösung. So entstehen Fassaden mit Charakter, Tiefe und einem unverwechselbaren Look.

ANWENDUNGSBEISPEIELE

Ob Bossen-, Rahmen- oder Gesimsprofile, ob Konsolen, Schlusssteine oder Fensterbankprofile – entdecken Sie das umfassende Qualitätssoritment von Capapor.



GUTE GRÜNDE FÜR CAPATECT CAPAPOR

HOCHWERTIGE OBERFLÄCHE
Das feinporige Material verleiht der Oberfläche eine besonders hochwertige Optik und Haptik.


LANGLEBIGE PROFILE
Die besondere Festigkeit der Capatect Fassadenprofile sorgt sowohl für eine gute Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse.

HOHE GESTALTUNGSVIELFALT
Schon gewusst? Neben einer großen Auswahl an Standardprodukten fertigen wir auch Sonderprofile nach Maß – für anspruchsvolle, einzigartige Designs.

EFFIZIENTE FASSADENGESTALTUNG
Die vorgefertigten Capatect Capapor Fassadenprofile sind echte Leichtgewichte, die schnell und einfach anzubringen sind – das spart Zeit und Geld.



FESTLEGUNG DER PROFILLÄNGEN



A Stärke Gurt-/Gesimsprofile
B Breite Rahmenprofile
C Lichte Fensterbreite
D Lichte Fensterhöhe

Bei der Bestellung von Sortimentprofilen ist grundsätzlich anzugeben:
- Profiltyp
- Artikelnummer
- Menge

Metallabdeckung
Naturstein-Fensterbank
Fensterbank

RAHMENPROFILE

Capatect Capapor Rahmenprofil 121

Fassadenprofile aus Leichtbaustoff als Rahmen-, Gurt- und Gesimsprofile.
Seitliche Profilierung möglich**

Anwendungsmöglichkeiten:

Gewicht	Max. 35 kg/Element, Klebefläche max. 35 kg/m²
Länge	Max. 2400 mm/Element
Länge	Ab 20 kg/m max. 1180 mm/Element
Breite	Max. 520 mm/Element

Produktnr.	Maße	Typ	EAN
121/010*	35 x 115 mm	Typ A	4034139181565
121/010*	40 x 145 mm	Typ B	4034139181572
121/010*	35 x 130 mm	Typ C	4034139181589
121/010*	30 x 70 mm	Typ D	4034139181596
121/010*	35 x 115 mm	Typ E	4034139181602
121/010*	35 x 85 mm	Typ F	4034139181619
121/010*	25 x 135 mm	Typ G	4034139181626
121/010*	33 x 133 mm	Typ H	4034139181633
121/010*	40 x 152 mm	Typ I	4034139181640
121/010*	34 x 133 mm	Typ J	4034139181657
121/010*	31 x 70 mm	Typ K	4034139181664
121/010*	28 x 72 mm	Typ L	4034139181671

Typ	A	B*	C	D
Maße in mm	35 x 115	40 x 145	35 x 130	30 x 70
Zeichnungs-Nr.	Z-120-40-15	Z-150-40-11	Z-130-40-06	Z-70-30-11



Typ	E	F	G	H
Maße in mm	35 x 115	35 x 85	25 x 135	33 x 133
Zeichnungs-Nr.	Z-120-40-16	Z-90-40-08	Z-140-30-07	Z-130-30-12



Typ	I	J	K	L
Maße in mm	40 x 152	34 x 133	31 x 70	28 x 72
Zeichnungs-Nr.	Z-150-40-12	Z-130-30-11	Z-70-30-12	Z-70-30-13



*Keine Lagerware, Umtausch oder Rückgabe nicht möglich

Bitte bei jeder Bestellung die Zeichnungs-Nr. angeben
Bitte unbedingt bei Bestellung von Sonderanfertigungen mit seitlicher Profilierung angeben:
- Länge = Außenmaß
- rp = Rechts profiliert
- bp = Beidseitig profiliert
- lp = Links profiliert

Bei Sonderanfertigungen ist Umtausch oder Rückgabe nicht möglich.

GURT-/GESIMSPROFILE

Capatect Capapor Gurt-/Gesimsprofil 121

Fassadenprofile aus Leichtbaustoff als Rahmen-, Gurt- und Gesimsprofile.
Seitliche Profilierung möglich**
Konsolleiste (Montagehilfe) auf Anfrage
Befestigung mit Capatect Dekorprofildübel 677


Anwendungsmöglichkeiten:

Gewicht	Max. 35 kg/Element, Klebefläche max. 35 kg/m²
Länge	Max. 2400 mm/Element
Länge	Ab 20 kg/m max. 1180 mm/Element
Breite	Max. 520 mm/Element

Produktnr.	Maße	Typ	EAN
121/011*	70 x 140 mm	Typ A	4034139181473
121/011*	70 x 130 mm	Typ B	4034139181480
121/011*	70 x 130 mm	Typ C	4034139181497
121/011*	50 x 130 mm	Typ D	4034139181503
121/011*	81 x 155 mm	Typ E	4034139181510
121/011*	60 x 141 mm	Typ F	4034139181527
121/011*	75 x 65 mm	Typ G	4034139181534
121/011*	70 x 155 mm	Typ H	4034139181541
121/011*	58 x 78 mm	Typ I	403413918155

Typ	A	B*	C
Maße in mm	70 x 140	70 x 130	70 x 130
Zeichnungs-Nr.	Z-140-70-05	Z-130-70-04	Z-130-70-05





Typ	D	E	F
Maße in mm	50 x 130	81 x 155	60 x 141
Zeichnungs-Nr.	Z-130-50-06	Z-160-80-06	Z-140-60-07





Typ	G	H	I
Maße in mm	65 x 70	70 x 155	58 x 78
Zeichnungs-Nr.	Z-70-70-05	Z-160-70-05	Z-80-60-07





*Keine Lagerware, Umtausch oder Rückgabe nicht möglich

Bitte bei jeder Bestellung die Zeichnungs-Nr. angeben
Bitte unbedingt bei Bestellung von Sonderanfertigungen mit seitlicher Profilierung angeben:
- Länge = Außenmaß
- rp = Rechts profiliert
- bp = Beidseitig profiliert
- lp = Links profiliert

Bei Sonderanfertigungen ist Umtausch oder Rückgabe nicht möglich.


FLÄCHENPROFILE/BOSSENSTEINE – STANDARDPROFILE

Capatect Capapor Bossenstein 121

Fassadenprofile aus Leichtbaustoff im Bossensteinformat.

Maße Länge = 30 – 1000 mm,
Breite = 30 – 500 mm,
Dicke = 20 – 50 mm

Sondergrößen auf Anfrage möglich!
Standardmäßig maximale Abmessungen bei vollflächiger Verlegung 1000 mm x 500 mm (0,5 m²).




Typ.	Produktnummer	Maße in mm (L x B x D)
A	121/016*	470 x 330 x 40
B	121/016*	400 x 330 x 40
C	121/016*	470 x 330 x 30
D	121/016*	400 x 330 x 30
E	121/016*	470 x 330 x 20
F	121/016*	400 x 330 x 20

*Keine Lagerware, Umtausch oder Rückgabe nicht möglich




Wohnanlage Hainer Weg, Frankfurt


BOSSENPROFILE – STANDARD-KANTENAUSFÜHRUNG




Gerade




Kante




Fase




Trapez




Kante Radius



Radius Kante



Radius




Hohlkehle

Legende: D = mind. 15 mm

SONDERPROFILE

Rundbögen und Spitzbögen



Grundsätzlich sind Bögen mit allen Capatect Capapor Fassadenprofilen auf planebenen Untergründen möglich.

Alle Arten von Bögen werden in Segmenten geliefert.
Die Profilierung erfolgt entsprechend dem Auftrag.

Bei der Bestellung von Rundbögen ist grundsätzlich anzugeben:
– Typ/genaue Schablone
– Sehnenlänge (s)
– Stichhöhe (h)

Achtung:
Sehnenlänge und Stichhöhe sind Innenmaße.

CAPAPOR

KONSOLEN

Capatect Capapor Konsole 121



A B


Fassadenprofile aus Leichtbaustoff als Konsolen.

Anwendungsmöglichkeiten:
Gewicht Max. 35 kg pro Element pro m²-Klebefläche

Produktnr.	Verpackung	Typ	EAN
121/017*	1 Stück	Typ A	4034139181251
121/017*	1 Stück	Typ B	4034139181268

SCHLUSSSTEINE

Capatect Capapor Schlussstein 121



A B


Fassadenprofile aus Leichtbaustoff als Schlusssteine.

Anwendungsmöglichkeiten:
Gewicht Max. 35 kg pro Element pro m²-Klebefläche

Produktnr.	Verpackung	Typ	EAN
121/018*	1 Stück	Typ A	4034139181275
121/018*	1 Stück	Typ B	4034139180001

FENSTERBANKPROFILE

Capatect Capapor Fensterbankprofil 121



Fassadenprofile aus Leichtbaustoff als Fensterbankprofil.


Anwendungsmöglichkeiten:
Länge Max. 2400 mm/Element
Breite Max. 500 mm/Element
Dicke Mind. 20 mm
Ausladung und Maße nach Bestellung.
Hinweis: Die Capapor Profile sind in der Oberflächenbearbeitung auch als Holzoptik und Scharrierungen möglich.

Produktnr.	Typ	Fensterbankprofil	EAN
121/012*	Typ A	Bis 200 mm	4034139181688
121/012*	Typ A	201–280 mm	4034139181695
121/012*	Typ A	281–360 mm	4034139181701

*Keine Lagerware, Umtausch oder Rückgabe nicht möglich

FENSTERBANKPROFILE

Capatect Capapor Fensterbankprofil 121



Die Herstellung erfolgt zweiteilig als Kombination von Rahmen-, Gurt- und Fensterbankprofil.


Für die Ausführung als einteilige Fensterbank sind gesonderte Bedingungen gemäß den gültigen Technischen Informationen zu beachten.

Ausladung und Maße nach Bestellung – Anwendungsmöglichkeiten siehe Typ A.

Produktnr.	Typ	Fensterbankprofil	EAN
121/012*	Typ B	Bis 200 mm	4034139181718
121/012*	Typ B	201–280 mm	4034139181725
121/012*	Typ B	281–360 mm	4034139181732

Hinweis: Die Capapor Profile sind in der Oberflächenbearbeitung auch als Holzoptik und Scharrierungen möglich.

Capatect Capapor Fensterbankprofil 121



Ausladung und Maße nach Bestellung.

Anwendungsmöglichkeiten siehe Typ A.

Produktnr.	Typ	Fensterbankprofil	EAN
121/012*	Typ C	Bis 200 mm	4034139181749
121/012*	Typ C	201–280 mm	4034139181756
121/012*	Typ C	281–360 mm	4034139181763

KLEBER

Capatect Profilkleber 121/109



Mineralischer Kleber zur Befestigung von Fassadenprofilen.

Verbrauch	Je nach Profilgröße Ca. 3,0–6,0 kg/m²
Farbton	Naturweiß

Produktnr.	Gebindegröße	Palettierung	EAN
121/109	25 kg	42 x 25 kg	4002381790132

*Keine Lagerware, Umtausch oder Rückgabe nicht möglich

CAPAPOR

AUSBESSERUNG

Capatect Capapor Profilspachtel 121/110



Schnellerhärtender Reparatur- und Ausbesserungsspachtel für kleinflächige Beschädigungen und Fehlstellen an den Capapor Fassadenprofilen.

Verbrauch	Individuell
Farbton	Grau

Produktnr.	Gebindegröße	Palettierung	EAN
121/110	10 kg	80 x 10 kg	4002382016651

MECHANISCHE BEFESTIGUNG

Capatect Dekorprofildübel 677



Zur Befestigung der Capapor Konsolenleiste und je nach Anwendung der Capapor Profile.

- Verankerungstiefe: 70 mm
- Inklusive Schaumstoffstopfen

Produktnr.	Länge	Gebindegröße	Palettierung	EAN
677/120*	120 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921093
677/140*	140 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921253
677/160*	160 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921260
677/180*	180 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921277
677/200*	200 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921284
677/220*	220 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921291
677/240*	240 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921307
677/260*	260 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921314
677/280*	280 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921321
677/300*	300 mm	Karton = 20 Stück	189 Kartons	4002381921338

*Keine Lagerware, Umtausch oder Rückgabe nicht möglich

ABDICHTUNG

Capatect Fugenmasse MS



Einkomponentiger, pastöser dauerelastischer Dichtstoff und Fugenmasse zum elastischen Verfugen von Gebäude- und Anschlussfugen, insbesondere bei keramischen Belägen, z. B. Klinkerriemchen, Feinstein und Glasmosaik.

Farbtöne: Weiß, Beige, Steingrau, Naturgrau, Anthrazit.

Sondertöne auf Anfrage.

Verbrauch	Ca. 3 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm

Gebindegröße	Farbton	Verpackung	Palettierung	EAN
Stück = 290 ml	Weiß	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000027
Stück = 290 ml	Beige	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000041
Stück = 290 ml	Steingrau	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000058
Stück = 290 ml	Naturgrau	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000065
Stück = 290 ml	Anthrazit	Karton = 12 Stück	100 Kartons	4012518000034

 Weiß

 Beige

 Steingrau

 Naturgrau

 Anthrazit

Capatect SockelFlex Carbon



2-komponentige Zementär-Dispersions-Spachtelmasse zum Kleben, Armieren und als Feuchteschutzanstrich im Sockel- und erdberührten Bereich.
Horizontale Fläche bei Fensterbankprofilen
Als Spachtelung und zur Überarbeitung der horizontalen Fläche bei Capatect Capapor Fensterbankprofilen.

Verbrauch	Je nach Anwendungsfall

Gebindegröße	Verpackungsart	Verpackung	Palettierung	EAN
18 kg	Eimer	Kombigebinde Komponente A = 9 kg Komponente B = 9 kg (3 x 3 kg)	16 x 18 kg	4002381910127

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Capatect Fensteranschlussfolie



Schlagregendichte Folie zur Abdichtung der Anschlüsse bei der Ausbildung einer Dichtebene unterhalb einer Fensterbank.

- Hochkonzentriert und bis zu 1:5 mit Wasser zu verdünnen
- Äußerst ergiebig
- Gut festigend

Ausladung	60, 100 und 200 mm
Gebindegröße	Rolle = 50 m

Capatect Fensterecke Konkav



Schlagregendichte vorgeformte Ecken zur Abdichtung der Anschlüsse bei der Ausbildung einer Dichtebene unterhalb einer Fensterbank.

Verklebung der Ecken erfolgt mit dem Capatect Kleber SP 25.

Verpackung	1 Päckchen = 4 Stück = 4 Ecken Karton = 80 Stück

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Capatect Kleber SP 350 689/18



Feuchtigkeitshärtender elastischer 1K-Klebstoff mit Hybrid-Technologie zur Verklebung von z. B. Fensterbänken auf einer Dichtebene.

Farbton	Weiß
Gebindegröße	310 ml
Verpackung	Karton = 12 Stück

Capatect Kleber SP 25



Feuchtigkeitshärtender elastischer 1K-Klebstoff mit Hybrid-Technologie zur Verklebung von z. B. Capatect Fensterecke Konkav und Capatect Fensteranschlussfolien zur Ausbildung einer Dichtebene unterhalb der Fensterbank.

Farbton	Betongrau
Gebindegröße	310 ml
Verpackung	Karton = 12 Stück

FASSADENFARBEN

Amphibolin



Edle seidenmatte, extrem ergiebige Universalfarbe der Spitzenklasse. Emissionsminimiert, lösungsmittelfrei und hoch strapazierfähig. Eignet sich für die Innen- und Außenanwendung.

- Super-Haftkraft
- Hoher Lichtindex
- Nassabriebklasse 1
- Hoch reinigungsfähig
- Extrem ergiebig

Verbrauch	Ca. 120 ml/m²
Dichte	Ca. 1,4 g/cm³
Glanzgrad	Seidenmatt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381604231
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381997968
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381901118
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381982384
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381769244
–	12,5 L	Basis 2	24 x 12,5 L	4002381769282
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381769329
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4002381769251
	7,5 L	Basis 2	44 x 7,5 L	4002381769299
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4002381769336
–	5 L	Weiß	60 x 5 L	4002381001429
–	5 L	Basis 1	52 x 5 L	4002381791092
–	5 L	Basis 2	52 x 5 L	4002381791108
–	4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4002381791115
–	2,5 L	Weiß	120 x 2,5 L	4002381001566
–	2,5 L	Basis 1	30 x 4 x 2,5 L	4002381769268
–	2,5 L	Basis 2	30 x 4 x 2,5 L	4002381769305
–	2,35 L	Basis 3	30 x 4 x 2,35 L	4002381769343
–	1,25 L	Basis 1	24 x 6 x 1,25 L	4002381769275
–	1,25 L	Basis 2	144 x 1,25 L	4002381769312
–	1,175 l	Basis 3	24 x 6 x 1,175 L	4002381769350

FASSADENFARBEN

ThermoSan® NQG®



Premium-Siliconharzfarbe mit NQG®-Bindemittel. Besonders geeignet für Beschichtungen auf WDVS, sowie auf allen mineralischen und kunstharzgebundenen Oberflächenputzen ab PIc, beschichtet oder unbeschichtet.

- Schmutzabweisend durch Nano-Quarz-Gitter-Technologie
- Höchste Farbtonbeständigkeit
- Langanhaltend saubere Fassaden

Verbrauch	150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381840424
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381980663
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381892935
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381896926
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381840554
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381840592
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4002381840639
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4002381840677
–	1,25 L	Basis 1	144 x 1,25 L	4002381894885
–	1,175 L	Basis 3	144 x 1,175 L	4002381894922

Muresko



Fassadenfarbe für die universelle Verwendung wie z. B. auf allen intakten WDV-Systemen, tragfähigen Dispersionsfarbenanstrichen, organisch gebundenen Putzen, mineralischen Untergründen uvm.

- Höchste Farbtonvielfalt
- Siliconharz modifiziert
- Vielseitig einsetzbar
- Geschützt vor Algen- und Pilzbefall

Verbrauch	Ca. 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139155818
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139137517
–	12,5 L	Basis 2	24 x 12,5 L	4002382041882
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139144997
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139145208
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139145215
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4034139137562
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4034139137548
–	7,5 L	Basis 2	44 x 7,5 L	4002382041899
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4034139137593
–	5 L	Weiß	75 x 5 L	4034139155825
–	5 L	Basis 1	52 x 5 L	4034139137531
–	5 L	Basis 2	52 x 5 L	4002382041905
–	4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4034139137586
–	2,5 L	Weiß	30 x 4 x 2,5 L	4034139155832
–	2,5 L	Basis 1	30 x 4 x 2,5 L	4034139137524
–	2,5 L	Basis 2	30 x 4 x 2,5 L	4002382041912
–	2,35 L	Basis 3	30 x 4 x 2,35 L	4034139137579
–	1,25 L	Basis 1	24 x 6 x 1,25 L	4034139137500
–	1,25 L	Basis 2	24 x 6 x 1,25 L	4002382041929
–	1,175 L	Basis 3	24 x 6 x 1,175 L	4034139137555

CAPAPOR

FASSADENFARBEN

AmphiSilan



Siliconharzfarbe mit kleinteiligen Füllstoffen ermöglichen strukturerhaltende Anstriche. Die eingesetzte Bindemittelkombination ermöglicht eine mikroporöse und robuste Oberfläche. Diese ist extrem wetterbeständig und bietet eine dauerhafte geringe Verschmutzungsneigung an der Fassade.

- Schnelle Rücktrocknung nach Feuchtebelastung
- Robuste Oberfläche, feuchtestabil
- Geschützt vor Algen- und Pilzbefall

Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139183590
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183774
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183781
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183798
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139199959
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4034139199980
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4034139199966
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4034139199997
–	2,5 L	Basis 1	120 x 2,5 L	4034139199973
–	2,35 L	Basis 3	120 x 2,35 L	4034139200006

CoolProtect



Fassadenfarbe zur optimalen Solarreflexion bei dunklen Farbtönen auf z. B. gedämmten Untergründen.

- Geringe Aufheizung bei Sonneneinstrahlung
- Vielseitig einsetzbar
- Gute Wasserdampfdiffusionsfähigkeit

Verbrauch	Ca. 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Blackbase	24 x 12,5 L	4034139182869
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139182890
1,25 L	Blackbase	144 x 1,25 L	4034139202789
1,25 L	WAP 3	144 x 1,25 L	4034139205452

MINERALFARBEN

Sylitol® NQG®



High-Tech-Sol-Silikatfassadenfarbe mit der einzigartigen Kombination von modernem Alkaliwasserglas mit integrierter Nano-Quarz-Gitter-Struktur für saubere Fassaden.

- Schnelle Rücktrocknung nach Niederschlag
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Langlebig und kreidungsstabil durch dreifach Verkieselung

Verbrauch	Ca. 150 – 180 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139182920
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183101
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183118
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183125
1,25 L	Weiß	144 x 1,25 L	4034139202734
1,25 L	WAP 1	144 x 1,25 L	4034139205513
1,25 L	WAP 2	144 x 1,25 L	4034139205520
1,25 L	WAP 3	144 x 1,25 L	4034139205537
4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4034139182968
12,5 L	Basis 3	24 x 12,5 L	4034139182951
1,25 L	Basis 3	144 x 1,25 L	4034139202727
4,7 L	Basis 1	52 x 4,7 L	4034139182944
12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139182937
1,25 L	Basis 1	144 x 1,25 L	4034139202710



Broschüre
Capatect Capapor Fassadenprofile


Erfahren Sie mehr über das Sortiment und die Gestaltungsmöglichkeiten mit Capatect Capapor Fassadenprofilen.

https://www.caparol.de/produkte/fassaden-gestalten/fassadengestaltung/vielseitige-fassadenprofile-capatect-capapor

FASSADENPROFILE

SONDERPROFILE

Capatect Fassadenprofile EPS 119



Profile und Elemente aus EPS mit organischer Beschichtung für die Fassaden- und Innenraumgestaltung.

Rahmen-, Gurt- und Gesimsprofile.

Sonderanfertigung gemäß Skizze.

Anwendungsmöglichkeiten:

Länge	Max. 2.000 mm
Höhe	Max. 400 mm
Ausladung	25 – 400 mm
Verhältnis Profilhöhe	Profilausladung < 2:1

Produktnummer	Verpackung	Maße
119*	Inviduell	Sonderanfertigung gemäß Skizze

*Keine Lagerware

FASSADENPROFILE



Objekt: Wohnsiedlung Braunschweig





SYSTEM-
ERGÄNZUNGEN



Sichere Systemlösungen für Fenster und Türen


Profitieren Sie von sorgfältig aufeinander abgestimmten Anschlusslösungen rund um Gebäudeöffnungen. Setzen Sie in Planungs- und Ausführungsphase auf intelligente Produkte wie zum Beispiel integrierbare, maßgenaue Raffstorekästen, Laibungsplatten oder schlagregendichte Fensterbanksystemausführungen – schnell, sauber, sicher!

SYSTEMERGÄNZUNGEN 180

Rund ums Fenster 182
Anputzleisten und Sanierungsprofile 184
Anschlüsse 187
Kantenschutz 190
Sockelabschluss 192
Fugenausbildung 197
Sockelschutz- und Putzträgerplatten 199
Raffstorekästen 201
Raffstorekasten-Konfigurator 206
Laibungsplatten 207
Ergänzungsprodukte 211

RUND UMS FENSTER





RUND UMS FENSTER
SCHNELL. SAUBER. SICHER.


1	Raffstorekasten	5	Fugendichtband
2	Laibungsplatte	6	Montageelement
3	Putzträgerplatte	7	Anputzleiste
4	Zweite Dichtebene	8	Gerüstankerstopfen

www.caparol.de/rund-ums-fenster

ANPUTZLEISTEN UND SANIERUNGSPROFILE

PROFILE

Capatect Anputzleiste Supreme 662




2-teilige Anputzleiste für Fenster und Türen für extreme Fugenbewegungen durch 3-dimensionale Bewegungsaufnahme.
Klasse A nach VDPM-Merkblatt**

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
662/00	1,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382016668
662/01	2,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382016675
662/02 Stoßverbinder	–	Karton = 100 Stück	150 Kartons	4002382016682
662/03 Eckverbinder	–	Karton = 100 Stück	150 Kartons	4002382016699
662/04 Endverbinder	–	Karton = 100 Stück	150 Kartons	4002382016705

Capatect 3D-Anputzleiste 659




2-teilige Anputzleiste für Fenster und Türen für große Fugenbewegungen durch 3-dimensionale Bewegungsaufnahme.
Klasse A nach VDPM-Merkblatt**

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
659/00	1,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382058194
659/01	2,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382016712

Capatect Anputzleiste 3D Mini 646




2-teilige Anputzleiste für Fenster und Türen für große Fugenbewegungen durch 3-dimensionale Bewegungsaufnahme.
Klasse A nach VDPM-Merkblatt**

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Farbton	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
646/00	Weiß	1,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381900104
646/01	Weiß	2,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381900111
646/02	Anthrazit	2,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382026568

Capatect Anputzprofil 694



1-teilige Anputzleiste für Fenster und Türen für geringe Fugenbewegungen.
Klasse C nach VDPM-Merkblatt**


- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
694/10	1,5 m	Karton = 50 Stück	20 Kartons	4002381775955
694/20	2,2 m	Karton = 50 Stück	12 Kartons	4002381792174

ANPUTZLEISTEN UND SANIERUNGSPROFILE

PROFILE

Capatect Rollladenanschlussprofil 648



1-teilige Anputzleiste für Fenster und Türen mit seitlicher Anschlusssituation, z. B. Vorbaurollladen oder Rollladen-führungsschienen.
Klasse A nach VDPM-Merkblatt**

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
648/03	1,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382037236
648/04	2,4 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382037267


Capatect Anputzleiste HB 647/01



Für den Anschluss von Hartbelagsoberflächen in den Capatect Fassadensystemen.

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
647/01*	2,4 m	Karton = 30 Stück	4002382052789


Capatect Anputzleiste PRO 649/01



Für den Anschluss von mittel bis dickschichtigen Systemaufbauten.

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
649/01*	2,4 m	Karton = 25 Stück	4002382052802

Capatect Attikaprofil 663



Profil zum Anschluss an Attikaabdeckungen.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
663*	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381916853

* Keine Lagerware

** Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtbändern bei Außenputz und WDVS

ANPUTZLEISTEN UND SANIERUNGSPROFILE

PROFILE

Capatect Sanierungsprofil 643



Sanierungsprofil zur Überarbeitung von defekten WDVS-Anschlüssen an Fenstern und Türen.

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
643	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4034139131539




Broschüre Rund ums Fenster

Erfahren Sie mehr über die Systemlösungen für Wärmedämm-Verbundsysteme.

www.caparol.de/rund-ums-fenster

PROFILE

Capatect Abschlussaufsteckprofil 664/00




Aufsteckprofil zur Herstellung des unteren Abschlusses zur Capatect Putzträgerplatte 090/12,5 mm.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
664/00	2,5 m	Karton = 25 Stück	21 Kartons	4002381916938

Capatect Abschlussaufsteckprofil 664/01




Aufsteckprofil zur Herstellung des unteren Abschlusses zur Capatect Putzträgerplatte 091/18 mm.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
664/01	2,5 m	Karton = 25 Stück	21 Kartons	4002381925152


Capatect Aufsteckprofil Metall 679/01



U-förmiges Aufsteckprofil aus Kunststoff mit Gewebefahne als Putzabschluss mit Abtropfkante für vorstehende Metallkanten z. B. im Bereich von Rolladenkasten.

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
679/01*	2,1 m	Karton = 10 Stück	4002382052994

Capatect Übergangsprofil 665



Abschlussprofil als Übergang und zum Feuchteschutz für leicht vorspringende tiefere Fassadenbereiche oder Klinkerflächen, Ausladung 30 mm.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm


Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
665	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381916945

*Keine Lagerware

ANSCHLÜSSE

PROFILE

Capatect Gewebeanschlussprofil Blech 667/02




Aufsteckprofil aus Kunststoff mit integriertem Gewebestreifen für einen entkoppelten Anschluss zwischen Putz und bauseitigen Verblechungen.
Mit Tropfkante, zusammensteckbar.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
667/02	2 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381895189

Capatect Gewebeanschlussprofil Blech 667/03




Anschlussprofil aus Kunststoff mit integriertem Gewebestreifen für einen entkoppelten Anschluss zwischen Putz und bauseitigen Verblechungen. Es dient zum Anschluss an Blechteilen wie z. B. Fensterbänken, Dachrand- und Rollladenkastenanschlüssen.
Mit Tropfkante, zusammensteckbar.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
667/03	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381925145

Capatect Dachbelüftungsprofil 669




Abschlussprofil mit Dachbelüftungsöffnungen gegen die Dachverschalung zwischen den Sparren. Montage auf der Dämmung.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
669	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381916952

Capatect Putzabschlussprofil 661



Kunststoffschiene mit 5 mm Abzugskante und fest verbundenem Gewebe-Anschlussstreifen zum Abschluss und zur Trennung von Putzbeschichtungen, gelocht.


- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Verbrauch 1 m/m

Produktnr.	Abzugkante	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
661/55	3 mm	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4034139158062
661/56	5 mm	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002381882738
661/57	8 mm	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4034139158079
661/58	10 mm	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4034139158086
661/59	15 mm	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382026483
661/60	20 mm	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382026506

PROFILE

Capatect Putzabschlussprofil schräg 661/05




Kunststoffschiene mit 15 mm schräger Abzugskante und fest verbundenem Gewebe-Anschlussstreifen zum Abschluss und zur Trennung von Putzbeschichtungen, gelocht.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Abzugkante	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
661/05	15 mm schräg	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382026513

Capatect Winkelprofil mit Gewebe 670/00



Winkelprofil mit Kunststoffschenkel zur Ausbildung von thermisch entkoppelten Anschlüssen an andere Bauteile, insbesondere für die vertikale Anschlusssituation. Abzugskante: gerade, Schenkellänge: 80 mm.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
670/00	2,5 m	Karton = 25 Stück	40 Kartons	4002382016729

KANTENSCHUTZ

GEWEBEECKEN

Capatect Eckschutzschiene 655/00



Leichtmetall-Winkelprofil.
- Schenkelbreite 2,5 x 2,5 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
655/00	2 m	Bund = 50 Stück	96 Bund	4002383021302

Capatect Gewebe-Eckschutz 656 und 657




Glasgewebewinkel mit Kunststoff-Innenwinkel.
Zur Verstärkung von Kanten und zur Armierung von Fensterlaibungen.

- 656/01 = Schenkelbreite 8 x 12 cm
- 656/03 = Schenkelbreite 10 x 15 cm
- 656/06 = Schenkelbreite 15 x 18 cm
- 657/03 = Schenkelbreite 10 x 23 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
656/01	2,5 m	Bund = 50 Stück	45 Bund	4034139182142
656/06	2,5 m	Bund = 50 Stück	40 Bund	4034139182159
656/03	2,5 m	Bund = 50 Stück	45 Bund	4002382058187
657/03	2,5 m	Bund = 50 Stück	36 Bund	4002382058170

Capatect Gewebe Eckschiene Y-Form 658




Eckschiene aus Kunststoff mit fest verbundenem Gewebe-Anschlussstreifen zur Kantenausbildung für dickschichtige Putzsysteme.

- Typ 01 für Putzdicke 6 – 9 mm, Schenkelbreite 12 x 12 cm
- Typ 02 für Putzdicke 10 – 15 mm (Mittelschicht-armierung und Edelkratzputz)
- Typ 03 für Putzdicke 16 – 18 mm (Dickschichtarmierung und Edelkratzputz)
- Schenkelbreite 12 x 12 cm

Produktnr.	Putzdicke	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
658/01	9 mm	2,5 m	Bund = 25 Stück	21 Bund	4002382026520
658/02	15 mm	2,5 m	Bund = 25 Stück	21 Bund	4002382026537
658/03	18 mm	2,5 m	Bund = 25 Stück	21 Bund	4002382026544
658/12	12 mm	2,5 m	Bund = 25 Stück	21 Bund	4034139182371

Capatect Rolleck 042/00



Gewebe-Eckschutz für Außen- und Innenecken mit variablem Winkel.

- Schenkelbreite 12,5 x 12,5 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
042/00	25 m	Rolle = 25 m	24 Rollen	4002381660916

*Keine Lagerware

KANTENSCHUTZ

GEWEBEECKEN


Capatect Panzergewebe-Eckwinkel 049/02

Rolleckwinkel aus Glasfasergewebe. Zum Einarbeiten in den bewehrten Unterputz an Gebäude-Innenecken.

- Flächengewicht 280 g/m²
- Breite = 11 x 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
049/02	50 m	Rolle = 50 m	40 Rollen	4002381909923

Capatect Tropfkantenprofil 668/00



Abschlussprofil für den Übergang von vertikalen zu horizontalen Flächen.

Winkel mit Tropfkante und beidseitigen Gewebestreifen, zusammensteckbar.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Auf Anfrage: Innen- und Außenecken.

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
668/00	2,5 m	Bund = 10 Stück	39 Bund	4002381895202

SOCKELABSCHLUSS

SOCKELSCHIENEN STRANGGEPRESST


Capatect Sockelschiene Plus 6700



Stranggepresstes Aluminiumprofil für den Sockelabschluss, mit spezieller Profilierung und Tropfkante.
Für Plattendicken ab 50 mm.
Weitere Ausladungen auf Anfrage

Produktnr.	Länge	Ausladung	Verpackung	Palettierung	EAN
6700/02	2 m	20 mm	Bund = 10 Stück	108 Bund	4002383175913
6700/03	2 m	30 mm	Bund = 10 Stück	60 Bund	4002383176002
6700/04	2 m	40 mm	Bund = 10 Stück	54 Bund	4002383176149
6700/06	2 m	60 mm	Bund = 10 Stück	39 Bund	4002381694669
6700/08	2 m	80 mm	Bund = 10 Stück	30 Bund	4002381694706
6700/10	2 m	100 mm	Bund = 10 Stück	24 Bund	4002381694744
6700/12	2 m	120 mm	Bund = 10 Stück	21 Bund	4002381694768
6700/14	2 m	140 mm	Bund = 10 Stück	18 Bund	4002381694782
6700/16	2 m	160 mm	Bund = 10 Stück	15 Bund	4002381694812
6700/18	2 m	180 mm	Bund = 10 Stück	12 Bund	4002381694836
6700/20	2 m	200 mm	Bund = 10 Stück	12 Bund	4002381694850

Capatect Sockelaufsteckprofil Stranggepresst 689/20




Kunststoffprofil auf der Rolle zum stoßfreien Aufstecken auf die stranggepresste Capatect Sockelschiene „Plus" 6700. Für Putzdicke ca. 6 mm.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
689/20	50 m	Rolle = 50 m	10 Rollen	4002381909565

Capatect Sockelaufsteckprofil Eckprofil Stranggepresst 689/21



- Schenkellänge 10 x 10 cm

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
689/21	Karton = 4 Stück	10 Kartons	4002381909572

SOCKELABSCHLUSS

SOCKELSCHIENE ROLLPROFILLIERT

Capatect Sockelschiene Alu blank 6689



Aluminiumwinkelprofil für den Sockelabschluss ohne Tropfkante.


- Zur sauberen Tropfkantenausbildung kombinierbar mit Capatect Sockelaufsteckprofil Rollprofiliert 689

Länge: 2,0 m

Sondergrößen auf Anfrage

Produktnr.	Länge	Ausladung	Verpackung	Palettierung	EAN
6689/04*	2 m	40 mm	Bund = 10 Stück	80 Bund	4002381761859
6689/06	2 m	60 mm	Bund = 10 Stück	65 Bund	4002381761873
6689/08	2 m	80 mm	Bund = 10 Stück	50 Bund	4002381761897
6689/10	2 m	100 mm	Bund = 10 Stück	42 Bund	4002381761910
6689/12	2 m	120 mm	Bund = 10 Stück	35 Bund	4002381761927
6689/14	2 m	140 mm	Bund = 10 Stück	30 Bund	4002381761934
6689/16	2 m	160 mm	Bund = 10 Stück	25 Bund	4002381761958
6689/18	2 m	180 mm	Bund = 10 Stück	25 Bund	4002381761965
6689/20*	2 m	200 mm	Bund = 10 Stück	12 Bund	4002381761972
6689/22*	2 m	220 mm	Bund = 10 Stück	12 Bund	4002381957337
6689/24*	2 m	240 mm	Bund = 10 Stück	12 Bund	4002381957351
6689/26*	2 m	260 mm	Bund = 10 Stück	12 Bund	4002381957344
6689/28*	2 m	280 mm	Bund = 10 Stück	12 Bund	4002381957368
6689/30*	2 m	300 mm	Bund = 10 Stück	12 Bund	4002381957375

Capatect Sockelaufsteckprofil Rollprofiliert 689/23



Kunststoffprofil auf der Rolle zum stoßfreien Aufstecken auf die rollprofilierte Capatect Sockelschiene Alu blank 6689. Für Putzdicke ca. 6 mm.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm


Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
689/23	50 m	Rolle = 50 m	10 Rollen	4034139000859

*Keine Lagerware

SOCKELABSCHLUSS

SOCKELPROFILE

Capatect Thermoprofil 6680/30



Winkelprofil mit einem Kunststoffschenkel zur Ausbildung von thermisch entkoppelten Tropfkanten, zusammensteckbar. Als variable Sockelschienenlösung in Kombination mit Capatect Thermoschienen 6680/55 – 160.
Tropfkante 6 mm, Schenkellänge: 80 mm

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Auf Anfrage: Innen- und Außenecken

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
6680/30	2 m	Bund = 10 Stück	60 Bund	4002381895219

SOCKELSCHIENE ROLLPROFILLIERT

Capatect Thermoschiene 6680



Winkelprofil aus Kunststoff für den unteren Sockelabschluss an der Wand. Zum Kombinieren mit dem Capatect Thermoprofil 6680/30 als variable Sockelschienenlösung.

Produktnr.	Länge	Ausladung	Verpackung	Palettierung	EAN
6680/055	2 m	55 mm	Bund = 10 Stück	21 Bund	4002381895226
6680/100	2 m	100 mm	Bund = 10 Stück	21 Bund	4002381895233
6680/160	2 m	160 mm	Bund = 10 Stück	21 Bund	4002381895240

MONTAGEMITTEL

Capatect Montage-Set 619



Zur Befestigung und Verbindung der Capatect Sockelschienen.
Schlagschraube Ø 5,5 mm.

Verbrauch Schrauben: 3 Stück/m, Verbinder und Distanzstücke nach Bedarf

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
619/00	klein	80 Schrauben + 20 Verbinder	384 Stück	4002383281584
619/01	groß	150 Schrauben + 50 Verbinder + 50 Distanzstücke	144 Stück	4002383633871

MONTAGEMITTEL

Capatect Sockelschiene-Verbinder 698/01



Stoßverbinder für Sockelschienen

Verbrauch Nach Bedarf

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
698/01	Karton = 1000 Stück	100 Kartons	4002383125482

Capatect Distanzstücke-Set 634/50



Zur Unterfütterung der Capatect Sockelschienen bei Wandunebenheiten.

Verbrauch Nach Bedarf

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung	EAN
634/50	 3 mm 5 mm 10 mm	Karton = 400 Stück 190 x 3 mm 190 x 5 mm 20 x 10 mm	72 Kartons	4002383125420

Capatect Montage-Schlagschrauben 612



Zur Befestigung der Capatect Sockelschienen.


Verbrauch 3 Stück/m

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
612/06	8 x 60 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002383633574
612/08	8 x 80 mm	Karton = 100 Stück	24 Kartons	4002383272070

SOCKELABSCHLUSS

BEWEGUNGSFUGEN

Capatect Dehnfugenprofil Plus




Mit Eckwinkeln, weißer Fugenschlaufe und beidseitigen Gewebestreifen.

Mit Abzugskante für die Putzbeschichtung.

- Typ E für durchgehende Wandfläche Fugenbreite 5 – 25 mm
- Typ V für Innenecken Fugenbreite 5 – 25 mm

Typ	Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
E	6660/00	2,5 m	Bund = 25 Stück	12 Bund	4002381693983
V	6670/00	2,5 m	Bund = 25 Stück	12 Bund	4002381694003

Capatect Dehnfugenprofil E und V mit Abdeckung



Spezialprofile zur Ausbildung vertikaler Dehnfugen mit vormontierter Abdeckung.

- TYP E für durchgehende Wandflächen
- TYP V für Innenecken

Typ	Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
E	6660/01*	2,5 m	Bund = 20 Stück	12 Bund	4002381916914
V	6660/02*	2,5 m	Bund = 15 Stück	12 Bund	4002381916921

Capatect Gleitlagerprofil 6662



Profil aus Aluminum für die Ausbildung von Gleitlagerfugen. Die Erstellung der Gleitlagerfuge erfolgt in Kombination aus Capatetc Gleitlagerprofil Unterteil 6662/00 und Capatect Gleitlagerprofil Aufsteck 6662/01.

Produktnr.	Bezeichnung	Länge	Verpackung	EAN
6662/00	Gleitlagerprofil Unterteil	2,5 m	Karton = 20 Stück	4034139158833
6662/01	Gleitlagerprofil Aufsteck	2,5 m	Karton = 20 Stück	4034139158840

*Keine Lagerware

FUGENAUSBILDUNG

ANSCHLUSSFUGEN

Capatect Fugendichtband Typ 2D 054



Einseitig selbstklebendes, komprimiertes Fugendichtband mit imprägnierten Seitenflächen zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlüssen an angrenzende Bauteile, z. B. an Fensterbänken, Dächern, Attika, Dachgesimse usw.
Farbton: Anthrazit.

Produktnr.	Mindestfugentiefe/Fugenbreite	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
054/00	15/2–6 mm	Rolle = 18 m	5 Rollen x 18 m = 90 m	108 Kartons	4002383125345

Capatect Fugendichtband Typ Flex 058



Einseitig selbstklebendes, komprimiertes Fugendichtband zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlüssen an angrenzende Bauteile, z. B. an Fensterbänken, Dächern, Attika, Dachgesimse usw., langsam expandieren.
Farbton: Anthrazit.

Produktnr.	Mindestfugentiefe/Fugenbreite	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
058/01	15/2–6 mm	Rolle = 18 m	5 Rollen x 18 m = 90 m	150 Kartons	4002382016569
058/02	15/3–9 mm	Rolle = 12 m	5 Rollen x 12 m = 60 m	150 Kartons	4002382016576
058/03	15/5–12 mm	Rolle = 9 m	5 Rollen x 9 m = 45 m	150 Kartons	4002382016583

Capatect Fugendichtband Typ SMART 057



Einseitig selbstklebendes, komprimiertes Fugendichtband zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlüssen an angrenzende Bauteile. Speziell für den Einbau hinter dem Anschraubsteg der Fensterbank im Anschluss zum Blendrahmen geeignet.

Produktnr.	Höhe des Bandes/Fugenbreite	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
057	24/3 mm	Rolle = 10 m	12 Rollen x 10 m = 120 m	60 Kartons	4002382016606

*Keine Lagerware

FUGENAUSBILDUNG

BEWEGUNGSFUGEN

Capatect Fugendichtband Typ Dehnfuge 059



Einseitig selbstklebendes, komprimiertes Fugendichtband zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlüssen an angrenzende Bauteile, z. B. an Dehnfugen.
Farbton: Anthrazit.

Produktnr.	Mindestfugentiefe/Fugenbreite	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
059/01	30/13 – 24 mm	Rolle = 5,2 m	10 Rollen x 5,2 m = 52 m	24 Kartons	4002382016613
059/02	37/17 – 32 mm	Rolle = 3,2 m	10 Rollen x 3,2 m = 32 m	24 Kartons	4002382016620
059/03	47/28 – 40 mm	Rolle = 2,7 m	6 Rollen x 2,7 m = 16,2 m	24 Kartons	4002382016637

FELDBEGRENZUNGSFUGE

Capatect Fugenband FBF 044



Fugenband zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in den Capatect Fassadensystemen mit Hartbelägen.
Farbton: Weiß/Grau.
Breite: gesamt 12 cm, Mittelstreifen 7 cm.

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
044/01	Rolle = 50 m	Karton = 1 Rolle	192 Stück	4002382045101

TRENNBAND FÜR PUTZANSCHLÜSSE

Capatect Kellenschnittband 040



EPDM-Band zur Trennung von Putzanschlüssen und zur Aufnahme von Druckspannungen zu anderen Bauteilen. Insbesondere für dickschichtige Grundputzsysteme. Bauteilbewegungen werden durch das Band entkoppelt.
Breite: 54 mm, Dicke: 3 mm.

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
040	Rolle = 20 m	20 m	144 Kartons	4002382026551

SOCKELSCHUTZ- UND PUTZTRÄGERPLATTEN

SOCKELSCHUTZ- UND PUTZTRÄGERPLATTEN

Capatect Gewebeband 060/10



Zur Überbrückung der Plattenstöße.
- Selbstklebend

Verbrauch	2,85 m²/m²

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
060/10	Rolle = 50 m	Karton = 1 Rolle	40 Stück	4002381793171

Capatect Putzträger- bzw. Sockelschutzplatte 060



Silikatische Putzträgerplatte zur Anwendung im WDV-System sowie für Sonderkonstruktionen.

Verbrauch	1,0 m²/m²
Format	060/00: 800 x 620 x 10 mm 060/01: 1250 x 1200 x 10 mm

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung	EAN
060/00	10 mm	1 Stück = 0,496 m²	120 Stück	4002381801388
060/01	10 mm	1 Stück = 1,5 m²	60 Stück	4002381950406

Capatect WDVS-Putzträgerplatte 090



Zementgebundene, mineralische Putzträgerplatte zur Außenwandbekleidung und für Sonderkonstruktionen.
Lieferung nur palettenweise.

Verbrauch	1,0 m²/m²
Format	1200 x 800 x 12,5 mm (0,96 m²)

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung	EAN
090/00	12,5 mm	50 x 0,96 m² = 48 m²	50 Stück	4002383079020
090/01	12,5 mm	25 x 0,96 m² = 24 m²	25 Stück	4002383079037

Capatect Putzträgerplatte 091



Putzträgerplatte aus Leichtgranulat zur Anwendung im WDV-System sowie für Sonderkonstruktionen.
Lieferung nur palettenweise.

Verbrauch	1,0 m²/m²
Format	1200 x 800 x 18 mm

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung	EAN
091/00	18 mm	75 x 0,96 m² = 72 m²	75 Stück	4002382002432
091/01	18 mm	38 x 0,96 m² = 36,48 m²	38 Stück	4002381933522

SOCKELSCHUTZ- UND PUTZTRÄGERPLATTEN

SOCKELSCHUTZ- UND PUTZTRÄGERPLATTEN

Capatect Putzträgerplatte 096



Zementgebundene, mineralische Putzträgerplatte mit Leichtfüllstoffen zur Anwendung im WDV-System sowie für Sonderkonstruktionen.
Lieferung nur palettenweise.

Verbrauch	1,0 m^2/m^2
Format	096/00: 622x1000x12,5 mm 096/01: 1250x1000x12,5 mm 096/02: 1250x1297x12,5 mm 096/03: 1250x2000x12,5 mm 096/04: 1250x2600x12,5 mm 096/05: 1250x3010x12,5 mm

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung	EAN
096/00	12,5 mm	1 Stück = 0,62 m^2	100 Stück	4007548036948
096/01	12,5 mm	1 Stück = 1,25 m^2	50 Stück	4007548036955
096/02	12,5 mm	1 Stück = 1,62 m^2	50 Stück	4007548036962
096/03	12,5 mm	1 Stück = 2,5 m^2	50 Stück	4007548036979
096/04	12,5 mm	1 Stück = 3,25 m^2	30 Stück	4007548036986
096/05	12,5 mm	1 Stück = 3,76 m^2	30 Stück	4007548036993

Capatect Aluminium L-Profil 092



Unterer Abschluss für die Capatect Putzträgerplatte.
Schenkellänge: 25/40 mm.

Verbrauch	1,0 m/m

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
092	2,5 m	10 x 2,5 m = 25 m	640 Stück	4002382002449

Capatect Plattenniet 093



Zur Befestigung des Capatect Aluminium L-Profils 092 an der Capatect Putzträgerplatte 091.
Kopfform: Großkopf, Maße: Ø Nietdorn: 2,7 mm
Ø Niet: 5 mm

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
093	5 x 25 mm	Karton = 250 Stück	4002382002456

Capatect Plattenschraube 094



Zur Befestigung des Capatect Aluminium L-Profils 092 an der Capatect Putzträgerplatte 091.
Senkkopf: Torx T25, Maße: Ø Bohrer: 5 mm,
Größe: 6,3 x 25 mm.
Material: Edelstahl A2.

Produktnr.	Länge	Verpackung	EAN
094	6,3 x 25 mm	Karton = 500 Stück	4002382002463

Hinweis: Als alternativer, unterer Abschluss zu den Putzträgerplatten kann auch das Capatect Abschlussaufsteckprofil 664/00 (10 – 12,5 mm) und 664/01 (18 mm) verwendet werden. Hinweise zu den Profilen finden Sie auf Seite 178 unter der Kategorie Anschlüsse.

RAFFSTOREKÄSTEN

RAFFSTOREKÄSTEN MW

Capatect Raffstorekasten MW 040 678/04*



U-Form aus MW mit WLZ 040, Vlieskaschierung auf Rückseite, Innenseite und Unterseite, Frontseite mit Putzträgerplatte, integriertes Alu-U-Profil.
Fertigung nach Aufmaß.

Produktnr.	Länge	EAN
678/04	Nach Maß	4002381922458

Capatect Raffstoreschürze MW 040 678/05*



L-Form aus MW mit WLZ 040, Vlieskaschierung auf Innenseite und Unterseite, Frontseite mit Putzträgerplatte, integriertes Alu-U-Profil.
Fertigung nach Aufmaß.

Produktnr.	Länge	EAN
678/05	Nach Maß	4002381922465

KONFEKTIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR AUSFÜHRUNG IN MW

Capatect Raffstore Zulage MW 678/12

Zur Erhöhung der Mauerwerksdämmung (Rückseite) aus MW in einer Dicke von 41 bis 100 mm.
Je m Raffstorekasten.

Produktnr.	Länge	EAN
678/12	Nach Maß	4002381925510

Capatect Raffstore Zulage MW 678/13

Zur Erhöhung der Mauerwerksdämmung (Rückseite) aus MW in einer Dicke ab 101 mm.
Je m Raffstorekasten.

Produktnr.	Länge	EAN
678/13	Nach Maß	4002381926623

*Keine Lagerware

RAFFSTOREKÄSTEN

KONFEKTIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR AUSFÜHRUNG IN MW

Capatect Raffstore Zulage PTP-Profil 678/07



Profil inkl. 8 Befestigungsnieten zur Abdeckung der Putzträgerplattenschnittkante bei Raffstorekästen aus Mineralwolle.
Profillänge = 2,5 m
Maße: 18 x 40 x 2 mm.

Produktnr.	Länge	EAN
678/07	2,5 m	4002381950666

RAFFSTOREKÄSTEN EPS

Capatect Raffstorekasten EPS 031 678/00*



U-Form aus EPS mit WLZ 031, Vlieskaschierung auf Frontseite, Rückseite, Innenseite, Unterseite und integriertes Alu-U-Profil zur Aufnahme der Verschattungsanlage.
Fertigung nach Aufmaß.

Produktnr.	Länge	EAN
678/00	Nach Maß	4002381922410

Capatect Raffstorekasten EPS 031 678/16*



U-Form aus EPS mit WLZ 031, Frontseite als Putzträgerplatte, Vlieskaschierung auf Rückseite, Innenseite, Unterseite und integriertes Alu-U-Profil zur Aufnahme der Verschattungsanlage.
Fertigung nach Aufmaß.

Produktnr.	Länge	EAN
678/16	Nach Maß	4002381951007

Capatect Raffstoreschürze EPS 031 678/02*



L-Form aus EPS mit WLZ 031, Vlieskaschierung auf Frontseite, Innenseite, Unterseite und integriertes Alu-U-Profil.
Fertigung nach Aufmaß.

Produktnr.	Länge	EAN
678/02	Nach Maß	4002381922434

*Keine Lagerware

RAFFSTOREKÄSTEN EPS

Capatect Raffstoreschürze EPS 031 678/17*



L-Form aus EPS mit WLZ 031, Frontseite als Putzträgerplatte, Vlieskaschierung auf Rückseite, Innenseite, Unterseite und integriertes Alu-U-Profil zur Aufnahme der Verschattungsanlage.
Fertigung nach Aufmaß.

Produktnr.	Länge	EAN
678/17	Nach Maß	4002381951014

KONFEKTIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR AUSFÜHRUNG IN EPS

Capatect Raffstore Zulage EPS 678/10*

Zur Erhöhung der Mauerwerksdämmung (Rückseite) aus EPS in WLZ 031 in einer Dicke von 41 bis 100 mm.
Je m Raffstorekasten.

Produktnr.	Länge	EAN
678/10	Nach Maß	4002381925497

Capatect Raffstore Zulage EPS 678/11*

Zur Erhöhung der Mauerwerksdämmung (Rückseite) aus EPS in WLZ 031 in einer Dicke ab 101 mm.
Je m Raffstorekasten.

Produktnr.	Länge	EAN
678/11	Nach Maß	4002381925503

Capatect Raffstore Zulage EPS 031 678/06*

Zur Erhöhung der EPS-Schürze (Vorderseite) in einer Dicke ab 41 mm.
Je m Raffstorekasten.

Produktnr.	Länge	EAN
678/06	Nach Maß	4002381922472

*Keine Lagerware

RAFFSTOREKÄSTEN

KONFEKTIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR EPS UND MW

Capatect Raffstore Verbindungswinkel 678/08



Zur Verbindung von 2 Raffstorekästen bei Reihungen.
Länge: 150 bzw. 200 mm.

Produktnr.	Länge	EAN
678/08	150 bzw. 200 mm	4002381913128

Capatect Raffstore Verbindungswinkel Ecke 678/18



Verbindungseckwinkel für die Capatect Raffstorekästen.
90° Edelstahleckverbinder mit Schrauben, Schenkellänge 150 mm.

Produktnr.	Länge	EAN
678/18	150 mm	4002382052222

Capatect Raffstore farbige Ausführung des Schachtes 678/09

Ähnlich einem auf Außenputz abbildbaren RAL-Farbton.

Produktnr.	EAN
678/09	4002381922489

Capatect Raffstore Gehrungsschnitt 678/14

Zur Erstellung von Raffstore-Eckelementen.
Je Gehrungsschnitt.

Produktnr.	EAN
678/14	4002382003484


KONFEKTIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR EPS UND MW

Capatect Raffstore Elektrodose 678/15




Zusätzliche Elektrodose.

Produktnr.	EAN
678/15	4002381922090



RAFFSTOREKASTEN-KONFIGURATOR

Konfigurieren Sie jetzt Schritt für Schritt Ihren persönlichen, maßgenauen Raffstorekasten mit dem Raffstorekasten-Konfigurator passgenau und individuell nach Ihren Wünschen und erhalten Sie eine Stückliste für Ihr persönliches Angebot oder Ihre Bestellung.
https://www.caparol.de/raffstorekasten-konfigurator.html



LAIBUNGSPLATTEN

Capatect Laibungsplatte MW 064



Vorgefertigte beidseitig vlieskaschierte Laibungsplatte aus Mineralwolle mit WLZ 040 und integriertem, fassadenseitigem Gewebeeckwinkel zur schnellen und sauberen Ausbildung der Fenster- und Türlaibungen.

- Als Zuschnitt, Lieferlänge bis 300 cm
- Schlagregendicht in Verbindung mit einem Capatect Anschlussprofil Laibungsplatten 062
- Überputzbar

Produktnr.	Dicke	Tiefe
064/01*	12,5 mm	100
064/02*	12,5 mm	200
064/03*	12,5 mm	300
064/04*	12,5 mm	400
064/05*	12,5 mm	500
064/06*	12,5 mm	600
064/07*	20 mm	100
064/08*	20 mm	200
064/09*	20 mm	300
064/10*	20 mm	400
064/11*	20 mm	500
064/12*	20 mm	600
064/13*	30 mm	100
064/14*	30 mm	200
064/15*	30 mm	300
064/16*	30 mm	400
064/17*	30 mm	500
064/18*	30 mm	600

Capatect Laibungsplatte EPS 063



Vorgefertigte beidseitig vlieskaschierte Laibungsplatte aus EPS mit WLZ 031 und integriertem, fassadenseitigem Gewebeeckwinkel zur schnellen und sauberen Ausbildung der Fenster- und Türlaibungen.

- Als Zuschnitt, Lieferlänge bis 300 cm
- Schlagregendicht in Verbindung mit Capatect Anschlussprofil Laibungsplatten 062
- Überstreichbar bzw. überputzbar

Produktnr.	Dicke	Tiefe
063/01*	12,5 mm	100
063/02*	12,5 mm	200
063/03*	12,5 mm	300
063/04*	12,5 mm	400
063/05*	12,5 mm	500
063/06*	12,5 mm	600
063/07*	20 mm	100
063/08*	20 mm	200
063/09*	20 mm	300
063/10*	20 mm	400
063/11*	20 mm	500
063/12*	20 mm	600
063/13*	30 mm	100
063/14*	30 mm	200
063/15*	30 mm	300
063/16*	30 mm	400
063/17*	30 mm	500
063/18*	30 mm	600

*Keine Lagerware

LAIBUNGSPLATTEN

ANSCHLUSSPROFILE

Capatect Anschlussprofil Laibungsplatten 062



Selbstklebendes, U-förmiges Profil zur Aufnahme der Capatect Laibungsplatten 063/064 zur Ausbildung von schlagregendichten Anschlüssen an Fenster- und Türrahmen in Laibungssituationen.

Profilauswahl erfolgt in Dicke der Laibungsplatte.

Profile ohne Putzkante: Endoberfläche gestrichen.
Profile mit Putzkante: Endoberfläche geputzt.

Produktnr.	Länge	Dicke	EAN
062/01*	3 m	12,5 mm (ohne Putzkante)	4002381926838
062/02*	3 m	20 mm (ohne Putzkante)	4002381926845
062/03*	3 m	30 mm (ohne Putzkante)	4002381926852

Capatect Anschlussprofil Laibungsplatte Comfort 062



Selbstklebendes Profil zur Aufnahme der Capatect Laibungsplatten 063/064 zur Ausbildung von schlagregendichten Anschlüssen an Fenster- und Türrahmen bei rohbaubündiger Lage.


Mit großer Bewegungsaufnahme.

Profil für alle Dicken der Laibungsplatte geeignet.
Profile: Endoberfläche gestrichen bzw. geputzt.

Produktnr.	Länge	Dicke	EAN
062/07*	3 m	12,5 – 30 mm	4002381933058


ANSCHLUSSPROFILE FÜR LAIBUNGSPLATTEN

Anschlussprofil für Laibungsplatten **ohne** Putzsteg 12,5 mm




Art.-Nr. **062/01**

Anschlussprofil für Laibungsplatten **ohne** Putzsteg 20 mm



Art.-Nr. **062/02**

Anschlussprofil für Laibungsplatten **ohne** Putzsteg 30 mm



Art.-Nr. **062/03**

*Keine Lagerware

LAIBUNGSPLATTEN

KLEBER UND ABDICHTUNGEN

Capatect EcoFix 055/20



Einkomponentiger Polyurethan-Kleber zur Verklebung von z. B. Capatect PS-Fassadendämmplatten, Capatect Laibungsplatten 062/063 und Capatect Fensterbank-Keilplatte 063.

Verbrauch 50 ml/m

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackung	Palettierung	EAN
055/20	750 ml	Karton = 12 Stück à 750 ml	39 Kartons	4002381957207

Capatect Fugenmasse MS



Einkomponentiger, pastöser dauerelastischer Dichtstoff und Fugenmasse zum elastischen Verfugen von Gebäude- und Anschlussfugen, insbesondere bei keramischen Belägen, z. B. Klinkerriemchen, Feinstein und Glasmosaik.
Farbtöne: Weiß, Beige, Steingrau, Naturgrau, Anthrazit.
Sondertöne auf Anfrage.

Verbrauch Ca. 3 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm

Gebindegröße	Farbton	Verpackung	Palettierung	EAN
Stück = 290 ml	Weiß	Karton = 12 Stück à 290 ml	100 Kartons	4012518000027
Stück = 290 ml	Beige	Karton = 12 Stück à 290 ml	100 Kartons	4012518000041
Stück = 290 ml	Steingrau	Karton = 12 Stück à 290 ml	100 Kartons	4012518000058
Stück = 290 ml	Naturgrau	Karton = 12 Stück à 290 ml	100 Kartons	4012518000065
Stück = 290 ml	Anthrazit	Karton = 12 Stück à 290 ml	100 Kartons	4012518000034

 Weiß

 Beige


 Steingrau

 Naturgrau

 Anthrazit

FENSTERBANK-KEILPLATTEN

Capatect Fensterbank-Keilplatte 063



Vorgefertigte Fensterbank-Keilplatte aus XPS mit WLZ 031 mit 5 Grad Neigung und glatter wasserdichter Oberfläche mit Abtropfkante und fassadenseitiger Gewebefahne zur Ausbildung einer Dichtebene unterhalb der Fensterbank.
Zuschnitt nach Aufmaß, max. Profillänge 3 m.


Produktnr.	Ausladung	Verpackung	Palettierung	EAN
063/50*	200 mm	Nach Zuschnitt	Nach Zuschnitt	4002381933126
063/51*	300 mm	Nach Zuschnitt	Nach Zuschnitt	4002381933164
063/52*	400 mm	Nach Zuschnitt	Nach Zuschnitt	4002381933171

*Keine Lagerware

LAIBUNGSPLATTEN

FENSTERBANK-KEILPLATTEN

Capatect Fensterbank-Keilplatte MW 063



Vorgefertigte Fensterbank-Keilplatte aus Mineralwolle mit WLZ 040 mit 5 Grad Neigung und glatter wasserdichter Oberflache mit Abtropfkante und fassadenseitiger Gewebefahne zur Ausbildung einer Dichtebene unterhalb der Fensterbank.

Zuschnitt nach Aufmas, max. Profillange 3 m.


Breite Gewebestreifen ca. 13 cm.

Produktnr.	Ausladung	Verpackung	Palettierung	EAN
063/53*	200 mm	Nach Zuschnitt	Nach Zuschnitt	4034139158857
063/54*	300 mm	Nach Zuschnitt	Nach Zuschnitt	4034139158864
063/55*	400 mm	Nach Zuschnitt	Nach Zuschnitt	4034139158871

*Keine Lagerware

ERGÄNZUNGSPRODUKTE 2. DICHTEBENE

Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil



Abschlussprofil für den Übergang von vertikalen zu horizontalen Flächen unter einer Fensterbank bei der Erstellung einer 2. Dichtebene. Winkelprofil mit Abzugskante und beidseitigen Gewebestreifen.

- Breite Gewebestreifen ca. 13 cm.

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
689/19	2,5 m	Bund = 25 Stück	40 Bund	4002381909558

Capatect Fensteranschlussfolie



Schlagregendichte Folie zur Abdichtung der Anschlüsse bei der Ausbildung einer Dichtebene unterhalb einer Fensterbank.

Ausladung 60, 100 und 200 mm.

Produktnr.	Ausladung	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
689/10	60 mm	Rolle = 50 m	Karton = 6 Rollen	20 Kartons	4002381909466
689/11	100 mm	Rolle = 50 m	Karton = 3 Rollen	20 Kartons	4002381909473
689/12	200 mm	Rolle = 50 m	Karton = 2 Rollen	20 Kartons	4002381909480

Capatect Fensterecke Konkav



Schlagregendichte vorgeformte Ecken zur Abdichtung der Anschlüsse bei der Ausbildung einer Dichtebene unterhalb einer Fensterbank.

Verklebung der Ecken erfolgt mit dem Capatect Kleber SP 25.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
689/13	Karton = 80 Stück (Tüte = 4 Stück = 4 Ecken)	13 Kartons	4002381909497

Capatect Kleber SP 25



Feuchtigkeitshärtender elastischer 1K-Klebstoff mit Hybrid-Technologie zur Verklebung von z. B. Capatect Fensterecke Konkav und Capatect Fensteranschlussfolien zur Ausbildung einer Dichtebene unterhalb der Fensterbank.

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackung	EAN
689/17	310 ml	Karton = 12 x 310 ml	4014431600094

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ERGÄNZUNGSPRODUKTE 2. DICHTEBENE

Capatect Kleber SP 350



Feuchtigkeitshärtender elastischer 1K-Klebstoff mit Hybrid-Technologie zur Verklebung von z. B. Fensterbänken auf einer Dichtebene.

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackung	EAN
689/18	310 ml	Karton = 12 x 310 ml	4002381909541

FÜLLSCHAUM

Capatect Füllschaum B1



Schwerentflammbarer PU-Füllschaum für Dämmplattenfugen.
Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.

Hinweis: Das Recycling von PU-Schaumdosen erfolgt über PDR (Information im Originalkarton beachten).
Nur für gewerbliche Anwender bestimmte Produkte.
www.pdr.de

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackung	Palettierung	EAN
056/00	750 ml	Karton = 12 x 750 ml	32 Kartons	4002383125734

Capatect Reiniger



Für Füllschaum B1.

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackung	Palettierung	EAN
056/10	500 ml	Karton = 12 x 500 ml	70 Kartons	4002383125789

Capatect Dosierpistole



Für Füllschaum B1.

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackung	Palettierung	EAN
056/20	1 Stück	Karton = 6 Stück	100 Stück	4002383125499

GERÜSTANKERSTOPFEN

Capatect Gerüstankerstopfen 676/00



Überstreichbarer, abdichtender Verschlussstopfen von Gerüstankerlöchern.
Durchmesser der Abdeckkappe: 30 mm

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
676/00	Karton = 25 Stück	300 Kartons	4002382024991

Capatect Gerüstankerstopfen-Fräser 676/01



Fräser zum Einpassen der Capatect Gerüstankerstopfen 676.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
676/01	1 Stück	1200 Stück	4002381921079







ERGÄNZUNGSPRODUKTE

NISTKÄSTEN

Nistkasten Mauersegler




Vorgefertigte, artgerechte Nistkästen für gebäudebewohnende Mauersegler für den Einbau in Capatect Fassadensysteme.

Produktnr.	Art	Größe	EAN
680/01	Nistkasten Mauersegler	H = 175 mm, T = 155 mm, B = 400 mm	4002382060906
680/02	Nistkasten Mauersegler (kann geöffnet werden)	H = 175 mm, T = 155 mm, B = 400 mm	4002382061019

Nistkasten Sperling




Vorgefertigte, artgerechte Nistkästen für gebäudebewohnende Sperlinge für den Einbau in Capatect Fassadensysteme.

Produktnr.	Art	Größe	EAN
680/03	Nistkasten Sperling	H = 250 mm, T = 160 mm, B = 175 mm	4002382061149
680/04	Nistkasten Sperling (kann geöffnet werden)	H = 250 mm, T = 160 mm, B = 175 mm	4002382061156

Nistkasten Hausrotschwanz



Vorgefertigte, artgerechte Nistkästen für gebäudebewohnende Hausrotschwänze für den Einbau in Capatect Fassadensysteme.

Produktnr.	Art	Größe	EAN
680/05	Nistkasten Hausrotschwanz	H = 175 mm, T = 155 mm, B = 400 mm	4002382061163

Nistkasten Bachstelze



Vorgefertigte, artgerechte Nistkästen für gebäudebewohnende Bachstelzen für den Einbau in Capatect Fassadensysteme.

Produktnr.	Art	Größe	EAN
680/06	Nistkasten Bachstelze	H = 250 mm, T = 160 mm, B = 175 mm	4002382061170

NISTKÄSTEN

Nistkasten Fledermaus



Vorgefertigte, artgerechte Nistkästen für gebäudebewohnende Fledermäuse für den Einbau in Capatect Fassadensysteme.

Produktnr.	Art	Größe	EAN
680/07	Nistkasten Fledermaus	H = 500 mm, T = 120 mm, B = 300 mm	4002382061187



Broschüre Capatect Nistkästen 680

Erfahren Sie mehr über die Verarbeitungsanleitung.

https://www.caparol.de/caparol_pim_import/caparol_de/broschueren/pdfs/275297_Capatect_Nistkaesten_680_Verarbeitungsanleitung_2023.pdf

CAPATECT INJEKTIONSVERFAHREN

Capatect Injektionsmörtel 182



Nichbrennbarer Klebemörtel zur nachträglichen Herstellung der Standsicherheit bestehender Wärmedämm-Verbundsysteme innerhalb des Capatect Injektionsverfahrens.

Verbrauch **Dämmplattenklebung:** Ca. 4,5 – 6,0 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
182	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382073555

Capatect Injektionslanze 182



Lanze inkl. Spezialdüse für die Injektion des Capatect Injektionsmörtel 182 im Zuge einer nachträglichen Ertüchtigung der Klebefläche von Wärmedämmverbundsystemen.

Produktnr.	Verpackung	Länge	EAN
182/1	1 Stück	kurz = 150 mm	4002382080645
182/2	1 Stück	lang = 240 mm	4002382080713

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

CAPATECT INJEKTIONSVERFAHREN

Capatect Injektionsstopfen 182



Mineralwolle-Stopfen zum Verschließen der Bohrlöcher im Capatect Injektionsverfahren zur Vermeidung von Wärmebrücken.

Länge	200 mm (können auf die entsprechend benötigte Dämmstoffdicke abgelängt werden)

Produktnr.	Länge	Durchmesser	Verpackung	Palettierung	EAN
182/3	200 mm	26 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382077041

ARBEITSHILFEN

Meldorfer® Zahnkelle



Spezialwerkzeug mit 4 x 6-mm-Zahnung.

Produktnr.	Gebindegröße	EAN
098	1 Stück	4002383320726

Meldorfer® Winkelschere



Zum exakten Zuschneiden der Flachverblender.

Produktnr.	Gebindegröße	EAN
098	1 Stück	4002381787699

Capatect Bossenkelle



Inklusive 3 Formstücken (Typ A-C) zur Ausbildung von Bossen bei vorgefrästen Capatect PS-Fassadendämmplatten.

Produktnr.	Verpackung	EAN
695/01	1 Stück = 1 x Kelle + 3 Formstücke	4002383093057

ARBEITSHILFEN

Capatect Putzstrukturwischer kreativ 050/00



Zur Ausführung von kreativen Putzstrukturtechniken.
Breite: 330 mm.

Produktnr.	Verpackung	EAN
050/00	1 Stück	4002382003644

Capatect Wetterschutzhaube 069



Seitenfalten-Abdeckhauben als Wetterschutz vor Regen und Nässe für Anbruchpaletten, Dämmplatten, One-Way®Container etc.
Abmessung: 1,25 x 0,85 x 2,1 m

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
069	Karton = 20 Stück	24 Kartons	4002382077041

Capatect Universaldübel-Tool



Montage-Set mit drehentkoppelter Anschlagscheibe. Verarbeitungsfreundliche Einhandmontage möglich, bestehend aus einem Setzwerkzeug mit Schneideblech lang und kurz je 1 Bit TX 25, TX 30.

Produktnr.	Verpackung	EAN
053/02	Karton = 1 Befestigungsgerät, Ersatzbit, Schneidblech	4002381936660

Capatect Fräsaufsatz



Fräser für die Versenkung der Dübelscheiben in der Sockelschutzplatte.

Produktnr.	Verpackung	EAN
607/50	1 Stück	4002383075589



PUTZSYSTEME FÜR MONOLITHISCHE BAUWEISEN



Capatect STONE

PERFEKTE PUTZSYSTEME FÜR MONOLITHISCHE BAUWEISEN:

Veränderte Bauweisen und neue Untergrundsituationen steigern stetig die Anforderungen an die Qualität der eingesetzten Putzsysteme für die Beschichtung von hochwärmedämmenden Mauerwerken.
Intelligente Lösungen und Putzsystemkombinationen können dazu langfristig die bauliche Werthaltung steigern und bieten inzwischen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Ausgangsbasis für diese neuen rationellen, zeit- und kostensparenden Lösungen stellen hochwertige Unterputze, Oberputze, Farben für die Fassaden, den Sockel und die Gestaltung im Innenraum dar.

PUTZSYSTEME FÜR MONOLITHISCHE BAUWEISEN 218

Capatect STONE 220
Unterputze 226
Systemergänzungen 228
Fassadenputze 230
Fassadenfarben 232
Porenbeton 235

CAPATECT STONE

- Capatect STONE FIX
- Capatect STONE BASIC
- Capatect STONE DESIGN

SYSTEMAUFBAU



DIE VORTEILE DER CAPATECT STONE-SYSTEME:


- Optimal abgestimmte Systemlösungen für verschiedene Mauerwerkstypen
- Geprüfte Produktqualität mit hoher Wertbeständigkeit
- Umfangreiche Produktauswahl für die Außen- und Innenbereiche
- Hochwertige Leichtunterputze zusammen mit unseren Capatect Oberputzen – die perfekte Kombination
- Beschleunigte Trocknungszeiten ermöglichen eine zeitnahe Überarbeitung mit Oberputzen und sorgen damit für eine deutlich verkürzte Baustellenabwicklung

Besonders im Fokus steht hierbei unser neuestes Produkt in dieser Produktfamilie: der Capatect GUP FaserFix 210. In Kombination mit unserem Leichtputz Capatect Thermo-San Fassadenputz NQG kann er deutlich punkten. Während traditionelle Leichtunterputze eine Wartezeit zur Trocknung von mind. 15 Tagen benötigen, kann der Capatect GUP FaserFix 210 schon nach 4 Tagen mit einem pastösen Oberputz versehen werden. Diese Schnelligkeit kann neben dem äußerst wirtschaftlichen Verbrauch und der einfachen Verarbeitung zu einem wesentlichen Vorteil im Baustellenablauf werden.



CAPATECT STONE


BEWAHRT MONOLITHISCHE BAUTEN WIE DIE NATUR.
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, sparen Sie Geld,
Energie und sorgen Sie für perfektes Wohlfühlklima.
Jetzt mehr erfahren unter: **www.caparol.de/capatect**



THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPATECT STONE FIX



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner	Hochwärmedämmendes Mauerwerk
Unterputz	Capatect GUP FaserFix 210 (gemäß Eignungsnachweis)
Armierung	Capatect Gewebe 666 (vollflächige Einbettung im oberen Drittel)
Oberputz	z. B. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG® **oder** Capatect Mineral-Leichtputz
Fassadenfarbe	z. B. ThermoSan® NQG® **oder** Sylitol® NQG®

System-Highlights


Untergründe	Hochwärmedämmendes Mauerwerk ab 15 mm Schichtdicke, auf planebenen Mauerwerk (z. B. Porenbeton) ab 10 mm Schichtdicke
Trocknung	Beschleunigte Trocknung des Unterputzes für schnelle Überarbeitung bereits nach 2 – 4 Tagen, damit optimale Baustellenabwicklung
Ergiebigkeit	Sehr hohe Ergiebigkeit des Unterputzes bereits ab einer Mindestschichtdicke ab 10 mm
Risssicherheit	Hoch durch Faserarmierung im Unterputz
Verarbeitung	Maschinell und per Hand
Oberfläche	Überarbeitung mit allen Capatect Strukturputzen
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr niedrig durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Besonderheit	Das schlanke Putzsystem mit schnell trocknendem Leichtunterputz für außen und innen Aufbau ohne bioziden Filmschutz

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT STONE BASIC



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner	Hochwärmedämmendes Mauerwerk
Unterputz	Capatect GUP FL 200
	Bei zusätzlich notwendiger Armierung in Abhängigkeit des Untergrundes und des verwendeten Systemaufbaus:
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT **oder** Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 auf der Unterputzschicht mit eingelegter Bewehrung z. B. mit Capatect Gewebe 650
Bewehrung	Capatect Gewebe 666
Oberputz	Capatect Mineralputz
Fassadenfarbe	Sylitol® NQG®

System-Highlights


Untergründe	Hochwärmedämmendes Mauerwerk z. B. porosiertem Tonziegel, Leichtbetonsteinen, Bisotherm, Liapor und Porenbetonsteinen
Ergiebigkeit	Hohe Ergiebigkeit des Unterputzes bei einer Mindestschichtdicke von 15 mm mit zusätzlicher Armierungslage ca. 20 mm
Risssicherheit	Hoch durch Faserarmierung im Unterputz
Verarbeitung	Maschinell und per Hand
Oberfläche	Überarbeitung mit allen Capatect Strukturputzen
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch NQG®-Technologie für schöne Fassaden
Verschmutzungsneigung	Sehr niedrig durch NQG®-Technologie für saubere Fassaden
Besonderheit	Das klassische Putzsystem mit faserarmierten Leichtunterputz für außen und innen Aufbau ohne bioziden Filmschutz

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT STONE DESIGN



Empfohlener Systemaufbau*

Wandbildner	Hochwärmedämmendes Mauerwerk
Unterputz	Capatect GUP FaserFix 210 (gemäß Eignungsnachweis)
Bewehrung	Capatect Gewebe 666 (vollflächige Einbettung im oberen Drittel)
Designvarianten mit Original Meldorfer®	
Armierung	keine
Verlegemörtel	Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080
Fassadenbelag	Meldorfer®
Fugenmörtel	keiner

Wandbildner	Hochwärmedämmendes Mauerwerk
Unterputz	Capatect GUP FaserFix 210 (gemäß Eignungsnachweis)
Bewehrung	keine
Designvarianten mit Hartbelag	
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 auf der Unterputzschicht mit eingelegter Bewehrung mit Capatect Gewebe 650
Verlegemörtel	Capatect Verlegemörtel Uni 086
Fassadenbelag	Keramische Bekleidung
Fugenmörtel	Capatect Fugenmörtel Keramik 082/-schlämme 083

System-Highlights

Untergründe	Hochwärmedämmendes Mauerwerk ab 15 mm Schichtdicke, auf planebenen Mauerwerk (z. B. Porenbeton) ab 10 mm Schichtdicke
Trocknung	Beschleunigte Trocknung des Unterputzes für schnelle Überarbeitung, damit optimale Baustellenabwicklung
Ergiebigkeit	Sehr hoch Reichweite des Unterputzes bereits ab einer Mindestschichtdicke ab 10 mm
Risssicherheit	Hoch durch Faserarmierung im Unterputz
Verarbeitung	Maschinell und per Hand
Oberfläche	Gestaltungsvielfalt mit Klinkerriemchen und Meldorfer®
Besonderheit	Das Design-System für monolithische Bauweisen mit unterschiedlichsten Ausführungsvarianten Aufbau ohne bioziden Filmschutz

OHNE BIOZIDEN FILMSCHUTZ

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

UNTERPUTZE

MINERALISCHE LEICHT-UNTERPUTZE

Capatect GUP FaserFix 210



Schnell trocknender, hochergiebiger, faserarmierter und mineralischer Leichtputz Typ II mit EPS-Leichtzuschlägen nach DIN EN 998-1 als Grundputz für hochwärmedämmendes Mauerwerk, innen und außen einsetzbar. Hoch wasserdampfdurchlässig, extrem leichte Verarbeitung, geringer Materialverbrauch.

Überarbeitbar mit allen gängigen Capatect Oberputzen. Mindestschichtdicke: ab 10 mm.

Bei stark exponierten Lagen, Hellbezugswerten unter HBW 30 oder Oberputzen mit Korngröße < 2 mm und der Verwendung von keramischen Belägen bitte die Hinweise aus den Technischen Informationen berücksichtigen.

Verbrauch 0,9 kg/m²/mm

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
210	15 kg	Sack	42 x 15 kg	4002382020788
210	500 kg	OWC	1 x 500 kg	4002382020863
210	600 kg	Big-Bag	1 x 600 kg	4002382020887
210	Ab 5,0 t	Silo	–	4002382020825

Capatect GUP FL 200



Faserarmierter Kalkzementleichtputz Typ II als Grundputz für hochwärmedämmendes Mauerwerk aus porosierten Ziegeln, Leichtbeton- und Porenbetonsteinen sowie rau geschaltem Beton, innen und außen einsetzbar. Als faserarmierter Grundputz mit verminderter Rissneigung auf anspruchsvollen Putzgründen wie Mischmauerwerk etc.

Bei stark exponierten Lagen, Hellbezugswerten unter HBW 30 oder Oberputzen mit Korngröße < 2 mm bitte die Hinweise aus den Technischen Informationen berücksichtigen.

Verbrauch 0,9 kg/m²/mm

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
200	20 kg	Sack	48 x 20 kg	4002381909992
200	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381911957

SOCKELUNTERPUTZE

Capatect GUP SockelFix 211



Schnell trocknender, mineralischer, faserarmierter Sockelleichtputz der Kategorie CS III nach DIN EN 998-1 mit mineralischen Leichtzuschlägen für alle gängigen Mauerwerksuntergründe, insbesondere für hochwärmedämmendes Mauerwerk und Beton. Im Außenbereich für Sockel- und Kellerwandflächen. Im Innenbereich für Räume mit normaler und erhöhter Beanspruchung, z. B. Treppenhäuser oder Feuchträume.

Gefilzt, feine Oberfläche oder mit einem geeigneten Capatect Oberputz beschichtbar.

Mindestschichtdicke: ab 10 mm.

Verbrauch Ca. 1,3 kg/m²/mm

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
211	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002382023765

SOCKELUNTERPUTZE

Capatect GUP SLP 201



Mineralischer, faserarmierter Sockelleichtputz der Kategorie CS III nach DIN EN 998-1 mit mineralischen Leichtzuschlägen für alle gängigen Mauerwerksuntergründe, insbesondere für hochwärmedämmendes Mauerwerk und Beton. Im Außenbereich für Sockel- und Kellerwandflächen. Im Innenbereich für Räume mit normaler und erhöhter Beanspruchung, z. B. Treppenhäuser oder Feuchträume.

Gefilzt, feine Oberfläche oder mit einem geeigneten Capatect Oberputz beschichtbar.

Mindestschichtdicke: ab 15 mm


Verbrauch Ca. 1,3 kg/m²/mm

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
201	30 kg	Sack	42 x 30 kg	4002381910585

SYSTEMERGÄNZUNGEN

ARMIERUNGSGEWEBE

Capatect Gewebe 666



Schiebefestes Glasfasergewebe für den Einsatz in den Capatect STONE Putzsystemen.
Maschenweite ca. 6 x 6 mm.

Verbrauch 1 m^2/m^2

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
666/110	50 m	Rolle = 50 x 1,1m = 55 m^2	28 Rollen	4002381910134

ANPUTZLEISTEN

Capatect Anputzleiste GUP ohne Gewebe 15 mm 671/01



Anputzleiste für Fenster und Türen für die monolithische Bauweise mit integriertem Klebestreifen zur Aufnahme von Abdeckfolien.

Verbrauch 1 m/m

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
671/01	2,4 m	Karton = 30 x 2,4 m = 72 m	50 Kartons	4002382026476

TRENNBAND FÜR PUTZANSCHLÜSSE

Capatect Kellenschnittband 040



Stauchbares, witterungs- und UV-beständiges EPDM-Band mit Rillungen und rückseitigem Klebestreifen zur Trennung von Putzanschlüssen, insbesondere geeignet für die monolithische Bauweise.
Dicke: 3 mm, Breite: 54 mm.


Verbrauch 1 m/m

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
040	20 m	Karton = Rolle = 20 m	144 Kartons	4002382026551

SYSTEMERGÄNZUNGEN

PUTZABSCHLUSSPROFILE

Capatect Putzabschlussprofil 661




Kunststoffschiene mit 5 mm Abzugskante und fest verbundenem Gewebe-Anschlussstreifen zum Abschluss und zur Trennung von Putzbeschichtungen, gelocht.
Breite Gewebestreifen ca. 13 cm

Verbrauch 1 m/m

Produktnr.	Putzdicke	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
661/56	5 mm	2,5 m	Karton = 25 x 2,5 m = 62,5 m	40 Kartons	4002381882738
661/59	15 mm	2,5 m	Karton = 25 x 2,5 m = 62,5 m	40 Kartons	4002382026483
661/60	20 mm	2,5 m	Karton = 25 x 2,5 m = 62,5 m	40 Kartons	4002382026506

Capatect Putzabschlussprofil schräg 661/05




Kunststoffschiene mit 15 mm schräger Abzugskante und fest verbundenem Gewebe-Anschlussstreifen zum Abschluss und zur Trennung von Putzbeschichtungen, gelocht.

Verbrauch 1 m/m

Produktnr.	Putzdicke	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
661/05	15 mm	2,5 m	Karton = 25 x 2,5 m = 62,5 m	40 Kartons	4002382026513

GEWEBEECKEN

Capatect Gewebe Eckschiene Y-Form 658



Eckschiene aus Kunststoff mit fest verbundenem Gewebe-Anschlussstreifen zur Kantenausbildung für dickschichtige Putzsysteme.

Verbrauch 1 m/m

Produktnr.	Putzdicke	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
658/01	9 mm	2,5 m	Karton = 25 x 2,5 m = 62,5 m	21 Kartons	4002382026520
658/02	15 mm	2,5 m	Karton = 25 x 2,5 m = 62,5 m	21 Kartons	4002382026537
658/03	18 mm	2,5 m	Karton = 25 x 2,5 m = 62,5 m	21 Kartons	4002382026544

Capatect Eckschutzschiene 655/00



Leichtmetall-Winkelprofil.
- Schenkelbreite 2,5 x 2,5 cm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
655/00	2 m	Bund = 50 Stück	96 Bund	4002383021302

FASSADENPUTZE

SILICONHARZGEBUNDENE LEICHT-FASSADENPUTZE

Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®



Verarbeitungsfertiger Leichtputz mit neuartigem Hybrid-Bindemittel mit Nano-Quarz-Gitter Technologie für saubere Fassaden. Weiß, Sondertöne möglich.

Verbrauch
K15: Ca. 1,7 – 1,9 kg/m²
K20: Ca. 2,2 – 2,4 kg/m²
K30: Ca. 2,9 – 3,1 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
20 kg	Eimer	K 15	Weiß	24 x 20 kg	4002381882356
20 kg	Eimer	K 15	WAP 1	24 x 20 kg	4002381981028
20 kg	Eimer	K 15	WAP 2	24 x 20 kg	4002381893291
20 kg	Eimer	K 15	WAP 3	24 x 20 kg	4002381897282
20 kg	Eimer	K 20	Weiß	24 x 20 kg	4002381882363
20 kg	Eimer	K 20	WAP 1	24 x 20 kg	4002381981035
20 kg	Eimer	K 20	WAP 2	24 x 20 kg	4002381893307
20 kg	Eimer	K 20	WAP 3	24 x 20 kg	4002381897299
20 kg	Eimer	K 30	Weiß	24 x 20 kg	4002381882370
20 kg	Eimer	K 30	WAP 1	24 x 20 kg	4002381889317
20 kg	Eimer	K 30	WAP 2	24 x 20 kg	4002381893314
20 kg	Eimer	K 30	WAP 3	24 x 20 kg	4002381897305

MINERAL-LEICHTPUTZE

Capatect Mineral-Leichtputz

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Leichtputz auf Kalk-Zement-Basis.
Naturweiß, Sondertöne ab 25 kg.
Körnung: K50, R30, R50 ab 200 kg.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch
R30: Ca. 3,0 kg/m²
R50: Ca. 4,0 kg/m²
K10: Ca. 1,0 kg/m²
K15*: Ca. 1,5 kg/m²
K20: Ca. 2,3 kg/m²
K30: Ca. 2,8 kg/m²
K40: Ca. 3,4 kg/m²
K50: Ca. 4,5 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Sack	R 30	Weiß	42 x 25 kg	4034139204110
25 kg	Sack	R 30	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999481
25 kg	Sack	R 30	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981875
25 kg	Sack	R 30	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983596
25 kg	Sack	R 50	Weiß	40 x 25 kg	4034139204134
25 kg	Sack	R 50	WAP 1	40 x 25 kg	4002381999504
25 kg	Sack	R 50	WAP 2	40 x 25 kg	4002381981899
25 kg	Sack	R 50	WAP 3	40 x 25 kg	4002381983619
25 kg	Sack	K 10	Weiß	42 x 25 kg	4002381762641
25 kg	Sack	K 10	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999467
25 kg	Sack	K 10	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981851
25 kg	Sack	K 10	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983572
25 kg	Sack	K 15	Weiß	40 x 25 kg	4002381850423
25 kg	Sack	K 15	WAP 1	42 x 25 kg	4002381889478
25 kg	Sack	K 15	WAP 2	42 x 25 kg	4002381893482
25 kg	Sack	K 15	WAP 3	42 x 25 kg	4002381897497
25 kg	Sack	K 20	Weiß	42 x 25 kg	4002381773852
25 kg	Sack	K 20	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999764
25 kg	Sack	K 20	WAP 2	42 x 25 kg	4002381982117
25 kg	Sack	K 20	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983879
1000 kg	Big-Bag	K 20	Weiß	1 x 1000 kg	4002381773845
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 1	1 x 1000 kg	4002381999757
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 2	1 x 1000 kg	4002381891792
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 3	1 x 1000 kg	4002381983862
Ab 5,0 t	Silo	K 20	Weiß	–	4002381943583
25 kg	Sack	K 30	Weiß	42 x 25 kg	4002381773791
25 kg	Sack	K 30	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999733
25 kg	Sack	K 30	WAP 2	42 x 25 kg	4002381982094
25 kg	Sack	K 30	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983848
1000 kg	Big-Bag	K 30	Weiß	1 x 1000 kg	4002381773784
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 1	1 x 1000 kg	4002381999726
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 2	1 x 1000 kg	4002381891761
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 3	1 x 1000 kg	4002381983831
Ab 5,0 t	Silo	K 30	Weiß	–	4002381943590
25 kg	Sack	K 40	Weiß	42 x 25 kg	4002382019799
25 kg	Sack	K 40	WAP 1	42 x 25 kg	4034139205001
25 kg	Sack	K 40	WAP 2	42 x 25 kg	4034139205018
25 kg	Sack	K 40	WAP 3	42 x 25 kg	4034139205025
25 kg	Sack	K 50	Weiß	42 x 25 kg	4002381762603
25 kg	Sack	K 50	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999535
25 kg	Sack	K 50	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981929
25 kg	Sack	K 50	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983640

FASSADENFARBEN

NQG®

ThermoSan® NQG®



Premium-Siliconharzfarbe mit NQG®-Bindemittel. Besonders geeignet für Beschichtungen auf WDVS, sowie auf allen mineralischen und kunstharzgebundenen Oberflächenputzen ab PIc, beschichtet oder unbeschichtet.

- Schmutzabweisend durch Nano-Quarz-Gitter-Technologie
- Höchste Farbtonbeständigkeit
- Langanhaltend saubere Fassaden

Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002381840424
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381980663
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381892935
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381896926
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381840554
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381840592
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4002381840639
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4002381840677
–	1,25 L	Basis 1	144 x 1,25 L	4002381894885
–	1,175 L	Basis 3	144 x 1,175 L	4002381894922
Nespri	120 L	Weiß	4 x 120 L	4002381881595
Nespri	120 L	WAP 1	4 x 120 L	4002381981080
Nespri	120 L	WAP 2	4 x 120 L	4002381893369
Nespri	120 L	WAP 3	4 x 120 L	4002381897350
Nespri	25 L	Weiß	12 x 25 L	4002381881588
Nespri	25 L	WAP 1	12 x 25 L	4002381981073
Nespri	25 L	WAP 2	12 x 25 L	4002381893352
Nespri	25 L	WAP 3	12 x 25 L	4002381897343
Nespri	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381881601
Nespri	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381881618

MINERALFARBEN

Sylitol® NQG®



High-Tech-Sol-Silikatfassadenfarbe mit der einzigartigen Kombination von modernem Alkaliwasserglas mit integrierter Nano-Quarz-Gitter-Struktur für saubere Fassaden.

- Schnelle Rücktrocknung nach Niederschlag
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Langlebig und kreidungsstabil durch dreifach Verkieselung

Verbrauch	Ca. 150 – 180 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139182920
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183101
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183118
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183125
1,25 L	Weiß	144 x 1,25 L	4034139202734
1,25 L	WAP 1	144 x 1,25 L	4034139205513
1,25 L	WAP 2	144 x 1,25 L	4034139205520
1,25 L	WAP 3	144 x 1,25 L	4034139205537
4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4034139182968
12,5 L	Basis 3	24 x 12,5 L	4034139182951
1,25 L	Basis 3	144 x 1,25 L	4034139202727
4,7 L	Basis 1	52 x 4,7 L	4034139182944
12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4034139182937
1,25 L	Basis 1	144 x 1,25 L	4034139202710

Sylitol® NQG®-W



High-Tech-Sol-Silikatfassadenfarbe durch die einzigartige Kombination von modernem Alkaliwasserglas mit integrierter Nano-Quarz-Gitter-Struktur für saubere Fassaden.

- Schnelle Rücktrocknung nach Niederschlag
- Mit Schutz gegen Algen und Pilzbefall
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Langlebig und kreidungsstabil

Verbrauch	Ca. 150 – 180 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139182975
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183132
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183149
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183156

FASSADENFARBEN

MINERALFARBEN

Sylitol® Finish 130



Beschichtungsstoff auf Dispersions-Silikatbasis für ungewöhnlich kreidungsstabile, hochdeckende Fassadenbeschichtungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen saure Luftschadstoffe.

- Als Egalisationsanstrich geeignet
- Sorptionsfähig
- Ohne bioziden Filmschutz
- CO_2-durchlässig
- Verkieselungsfähig, quarzverstärkt

Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Matt

Auch als Sylitol Finish 130-W erhältlich.

Typ	Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
–	12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002382081352
–	12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002381981189
–	12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002381902764
–	12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002381897664
–	12,5 L	Basis 1	24 x 12,5 L	4002381770035
–	11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4002381770066
–	7,5 L	Basis 1	44 x 7,5 L	4002381770042
–	7,05 L	Basis 3	44 x 7,05 L	4002381770073
–	1,25 L	Basis 1	24 x 6 x 1,25 L	4002381770059
–	1,175 L	Basis 3	24 x 6 x 1,175 L	4002381770080
Nespri	120 L	Weiß	4 x 120 L	4002382042551
Nespri	120 L	WAP 1	4 x 120 L	4002382042612
Nespri	120 L	WAP 2	4 x 120 L	4002382042629
Nespri	25 L	Weiß	12 x 25 L	4002382042544
Nespri	25 L	WAP 1	12 x 25 L	4002382042575
Nespri	25 L	WAP 2	12 x 25 L	4002382042582

VERKLEBUNG, VERFUGUNG, AUSBESSERUNG

Capatect Elementkleber PB 230



Kleber für Porenbetonelemente.

- Geringes Schwindmaß
- Kraftschlüssige Verklebung durch speziell Additive
- Sehr gute Frühhaftung

Verbrauch Verklebung: Ca. 200 g/m und Strang

Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Produktnummer	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
230	3 kg	Schlauchbeutel	210 Stück	4034139179975

Capatect Elementkleber PB 231 SPRINTER



Kleber für Porenbetonelemente in SPRINTER-Einstellung für die feuchte und kühlere Jahreszeit.

- Geringes Schwindmaß
- Kraftschlüssige Verklebung durch speziell Additive
- Sehr gute Frühhaftung

Verbrauch Verklebung: Ca. 200 g/m und Strang

Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Produktnummer	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
231	3 kg	Schlauchbeutel	210 Stück	4034139179982

BESCHICHTUNGEN

Capatect Kleber- und Fugenfüller PB 232



Verklebung von Porenbetonelementen und Verfugung der angefasten Horizontalfugen der Elemente.

- Faserarmiert
- Witterungsbeständig
- Geringes Schwindmaß
- Überstreichbar

Verbrauch Verklebung: Ca. 200 g/m und Strang
Verfugung: Ca. 150 g/m und Strang

Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Produktnummer	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
232	3 kg	Schlauchbeutel	210 Stück	4034139179999

Capatect Flex-Fugendichtstoff PB 233



Fugendichtstoff zur Abdichtung von Anschluss-, Montage- und Dehnungsfugen im Porenbetonelementbau.

- Plastoelastisch, geeignet für Gesamtbewegungen bis zu 20 %
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Frühregenfest
- Überstreichbar
- Haftet auf feuchten, saugenden Untergründen

Verbrauch Verklebung:
Ca. 130 g/m bei 10 mm Fugendicke
Ca. 250 g/m bei 15 mm Fugendicke
Ca. 500 g/m bei 20 mm Fugendicke

Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Produktnummer	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
231	3 kg	Schlauchbeutel	210 Stück	4034139181909

PORENBETON

BESCHICHTUNGEN

Capatect Acryl-Beschichtung PB 240

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL



Reinacrylat-Beschichtung als dekoratives Oberflächenfinish für Wandflächen an der Fassade, insbesondere von Porenbeton-Elementen.

- Schlagregendicht
- Rissbeständig und gut porenfüllend
- Wasserdampfdurchlässig, erfüllt Anforderungen für wasserabweisende Beschichtungen

Sondertöne ab 100 kg je Farbton und Auftrag möglich.

Verbrauch	Grund- bzw. Zwischenbeschichtung: Ca. 1,0 kg/m² Schlussbeschichtung: ca. 0,8 kg/m²
Dichte	Ca. 1,7 g/cm²
Glanzgrad	Matt

Produktnummer	Gebindegröße	Farbton	Verpackungsart	Palettierung	EAN
240	25 kg	Weiß	Eimer	24 x 25 kg	4034139181916
240	25 kg	WAP 1	Eimer	24 x 25 kg	4034139193957
240	25 kg	WAP 2	Eimer	24 x 25 kg	4034139193964
240	25 kg	WAP 3	Eimer	24 x 25 kg	4034139193971

Capatect Silicon-Beschichtung PB 241

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL



Siliconharz-Dispersionsbeschichtung als dekorativer Oberflächenschutz für Wandflächen an der Fassade, insbesondere von Porenbeton-Elementen.

- Schlagregendicht
- Rissbeständig und gut porenfüllend
- Wasserdampfdurchlässig, erfüllt Anforderungen für wasserabweisende Beschichtungen

Sondertöne ab 100 kg je Farbton und Auftrag möglich.

Verbrauch	Grund- bzw. Zwischenbeschichtung: Ca. 1,0 kg/m² Schlussbeschichtung: Ca. 0,8 kg/m²
Dichte	Ca. 1,7 g/cm²
Glanzgrad	Matt

Produktnummer	Gebindegröße	Farbton	Verpackungsart	Palettierung	EAN
241	25 kg	Weiß	Eimer	24 x 25 kg	4034139181947
241	25 kg	WAP 1	Eimer	24 x 25 kg	4034139193988
241	25 kg	WAP 2	Eimer	24 x 25 kg	4034139193995
241	25 kg	WAP 3	Eimer	24 x 25 kg	4034139194008

GEWEBE

Capatect Gewebe PB 250



Spezielles Gewebe zur Einbettung in Porenbetonbeschichtung im Außenbereich.

- Alkalibeständig
- Schiebefest
- Maschenweite ca. 2,2 x 2,3 mm

Verbrauch	1 m²/m²

Produktnummer	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
250	50 m	Rolle = 50 x 0,57 m = 28,5 m²	126 x 28,5 m²	4034139182685

POREN BETON



BAUDENKMAL-PFLEGE

SYSTEME ZUR BAUDENKMALPFLEGE



Histolith®

HISTOLITH® IST DIE MINERALISCHE SORTIMENTSLINIE FÜR DIE BAUDENKMALPFLEGE MIT DEM ANSPRUCH, HISTORISCHE BAUSUBSTANZ BESTMÖGLICH ZU SCHÜTZEN.

Baudenkmale sind zu Stein gewordener Ausdruck unserer Geschichte und Kultur. Sie sind das Erbe schöpferischer Tätigkeiten unserer Vorfahren. Die Bewahrung und der Schutz wertvollen Kulturgutes ist Caparol seit der Gründung vor mehr als 110 Jahren stetes Anliegen. Mit Kalk- und Silikatprodukten trägt das Unternehmen seit Jahrzehnten zur Restaurierung und Renovierung historischer Bausubstanz bei. In ganz Europa gibt es herausragende historische Baudenkmale, die mit Caparol-Produkten renoviert und zu neuer Schönheit erweckt worden sind.

BAUDENKMALPFLEGE 238

Histolith® 240
Mineralische Fassadensanierung 242
Trass-Sanierputzsystem 243
Fassadenfarben und Grundierungen 244
Sanierputze und Spachtelmassen 247

SYSTEME ZUR BAUDENKMALPFLEGE



Kernkompetenzen

Schutz wertvoller Bausubstanz
Die Kombination aus mineralischen Bindemitteln, hochwertigen Füllstoffen und anorganischen Pigmenten sorgt für natürliche Oberflächen, die vor substanz-schädigenden Umwelteinflüssen wie Regen und Frost bestmöglich schützen.

Authentische Oberflächen
Die sandig, fast steinig anmutenden Oberflächen unsere Histolith® Produkte kann man sehen und fühlen. Sie verleihen jedem Gebäude einen eigenen Charakter, der ideal zu historischen Gebäuden und deren Architektur passt.


Langanhaltend farbig schön
Die Farbkollektion Histolith® Klassik besteht aus den Aufhellungsstufen überlieferter Pigmente und farbigen Erden. Durch lichtechte anorganische Pigmente bleiben die gestalteten Oberflächen lange farbig schön.

Feuchtigkeitsregulierend
Mineralische Produkte haben eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Diese ermöglicht, dass Feuchtigkeit gut aus der Fassadenbeschichtung ausströmen kann. Im Innenraum sorgt diese Eigenschaft für ein besseres Raumklima.

Sicherheit für Bauherren und Anwender
Das Histolith® Sortiment ist perfekt auf die Bedürfnisse der Baudenkmalpflege abgestimmt. Das Erfüllen gesetzlicher Vorgaben ist auch an der Produktkennzeichnung „geeignet für die Baudenkmalpflege" erkennbar.

MINERALISCHE FASSADENSANIERUNG

DAS DÜNNSCHICHTIGE SYSTEM FÜR BESCHÄDIGTE PUTZFASSADEN



Empfohlener Systemaufbau


Wandbildner	Mauerwerk mit defekter Putzschicht
Ausbesserung	Histolith® Trass-Kalkputz (zum Füllen von Löchern)
Grundierung	Histolith® KontaktQuarz
Unterputz	Histolith® Trass-Kalkputz
Armierung	Histolith® Renovierspachtel
Bewehrung	Capatect Gewebe 650
Oberputz	Histolith® Renovierspachtel (gefilzt)
Fassadenfarbe	Histolith® Sol-Silikat + Sol-Silikat Fixativ

System-Highlights

Untergründe	Mauerwerk mit defekter Putzschicht
Oberfläche	Überbrückt Schwindrisse und egalisiert die Oberfläche Ermöglicht eine feine authentische Oberfläche
Verschmutzungsneigung	Natürliche Wirksamkeit vor Algen- und Pilzbefall
Besonderheit	Die mineralische Gewebespachtelung aus Histolith® Renovierspachtel und Capatect Gewebe 650 ist ideal für die Sanierung von gerissenen Putzfassaden. In Kombination mit Histolith® Sol-Silikat wird die historische Fassade vor Verwitterung geschützt und farbig gestaltet.

TRASS-SANIERPUTZSYSTEM

DAS DICKSCHICHTIGE SYSTEM FÜR FEUCHTES UND SALZBELASTETES MAUERWERK



Empfohlener Systemaufbau

Wandbildner	Mauerwerk feuchte-/salzbelastet
Haftbrücke	Histolith® Trass-Vorspritzputz
Unterputz	Histolith® Trass-Porengrundputz
Sanierputz	Histolith® Trass-Sanierputz
Oberputz	Histolith® Feinputz
Fassadenfarbe	Histolith® Sol-Silikat + Sol-Silikat Fixativ

System-Highlights

Untergründe	Das Mauerwerk von historischen Gebäuden ist im unteren Wandbereich außen wie innen häufig feucht. Bei der Austrocknung kristallisieren bauschädliche Salze an der Oberfläche aus und zerstören dabei Putz und Anstrich.
Oberfläche	Lagert Schadsalze ein und sorgt für eine trockene Oberfläche Gleicht Unebenheiten aus dem Bestandsuntergrund aus
Besonderheit	Das Histolith® Trass-Sanierputzsystem ist ideal für die Renovierung dieser Flächen, weil es für eine trockene Oberfläche sorgt und Schadsalze einlagert. Erfüllt die Anforderungen nach WTA

FASSADENFARBEN UND GRUNDIERUNGEN

TRANSPARENT – WASSERVERDÜNNBAR

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ



Grundier- und Verdünnungsmittel auf Sol-Silikatbasis für bestmögliche Verkieselung.

- Hoch durchlässig für Wasserdampf und Kohlendioxid
- Verfestigt den Untergrund ideal für weniger Materialverbrauch und sichert die Qualität der späteren Beschichtung
- Für außen und innen geeignet

Verbrauch	Ca. 100 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,1 g/cm³
Farbton	Transparent

Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
10 L	Kanister	60 x 10 L	4002382074903

MINERALFARBEN

Histolith® Sol-Silikat



Stumpfmatte Sol-Silikat-Fassadenfarbe für langanhaltenden natürlichen Schutz, authentische mineralische Oberfläche und universelle, sowie sichere Anwendung.

- Hoch wetter- und lichtbeständig
- Universelle und sichere Anwendung
- Authentische Oberflächenoptik

Verbrauch	Ca. 300 – 400 ml/m² für 2 Aufträge
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4034139183163
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4034139183286
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4034139183293
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4034139183309
11,75 L	Basis 3	24 x 11,75 L	4034139183187
5 L	Weiß	52 x 5 L	4034139183170
4,7 L	Basis 3	52 x 4,7 L	4034139183194

Histolith® FassadenSilikat



Mineralische Fassadenfarbe nach DIN 18363 auf Dispersions-Silikatbasis.

- Wetter- und lichtbeständig
- Strukturerhaltend
- Stumpfmatte Fassadenfarbe

Verbrauch	Ca. 250 – 300 ml/m² für 2 Aufträge
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002382074804
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002382074835
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002382074842
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002382074859
5 L	Weiß	52 x 5 L	4002382074811

FASSADENFARBEN UND GRUNDIERUNGEN

MINERALFARBEN

Histolith® Mineralin



Der füllende Grund-, Zwischen- und Endanstrich nach DIN 18363.

- Lichtechte mineralische Pigmentierung
- Schlämmt Schwindrisse zu
- Strukturangleichend

Verbrauch	Ca. 400 – 500 g/m²
Dichte	Ca. 1,7 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
20 kg	Weiß	24 x 20 kg	4002382075054
20 kg	WAP 1	24 x 20 kg	4002382075078
20 kg	WAP 2	24 x 20 kg	4002382075085
20 kg	WAP 3	24 x 20 kg	4002382075092

Histolith® KontaktQuarz



Die remineralisierende Grundierung für organisch beschichtete Untergründe.

- Haftvermittelnd
- Mit quarzitischen Füllstoffen
- Für innen und außen geeignet

Verbrauch	Ca. 200 – 250 ml/m²
Dichte	Ca. 1,4 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002382075108
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002382075115
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002382075122
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002382075139

Histolith® Antik-Lasur



Die transparente Kreativlasur zur Gestaltung mineralischer Oberflächen nach DIN 18363.

- Hoch wetter- und lichtbeständig
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Edelmatte Oberfläche
- Für innen und außen

Verbrauch	Ca. 80 – 100 ml/m²
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
5 L	Weiß	52 x 5 L	4002382074798

FASSADENFARBEN UND GRUNDIERUNGEN

MINERALFARBEN

Histolith® Sol-Silikat Volltonfarbe



Stumpfmatte Voll- und Abtönfarbe für perfekte mineralische Farbigkeit mit hochwertigen Alkaliwassergläsern.

- Hoch wetter- und lichtbeständig
- Hohe Farbsättigung
- Für außen und innen

Verbrauch	50 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Tuchmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
0,75 L	Gelb	162 x 4 x 0,75 L	4002382074958
0,75 L	Grün	162 x 4 x 0,75 L	4002382074965
0,75 L	Kobaltblau	162 x 4 x 0,75 L	4002382074972
0,75 L	Ocker	162 x 4 x 0,75 L	4002382074989
0,75 L	Oxidbraun	162 x 4 x 0,75 L	4002382074996
0,75 L	Oxidorange	162 x 4 x 0,75 L	4002382075009
0,75 L	Oxidrot	162 x 4 x 0,75 L	4002382075016
0,75 L	Schwarz	162 x 4 x 0,75 L	4002382075023
0,75 L	Ultramarinblau	162 x 4 x 0,75 L	4002382075030
0,75 L	Umbra	162 x 4 x 0,75 L	4002382075047

KALKFARBEN

Histolith® FassadenKalk



Der strukturerhaltende Kalkanstrich mit Leinölzusatz.

- Wetterbeständig
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Natürlicher Schutz vor Algen und Pilzen

Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m²
Dichte	Ca. 1,5 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
12,5 L	Weiß	24 x 12,5 L	4002382075108
12,5 L	WAP 1	24 x 12,5 L	4002382075160
12,5 L	WAP 2	24 x 12,5 L	4002382075177
12,5 L	WAP 3	24 x 12,5 L	4002382075184

Histolith® Kalkschlämme



Die füllende Kalkfarbe mit Marmorkörnung.

- Für Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Strukturangleichend
- Schlämmt Schwindrisse zu
- Besonders wetterbeständig

Verbrauch	Ca. 350 – 500 g/m²
Dichte	Ca. 1,7 g/cm³
Glanzgrad	Stumpfmatt

Gebindegröße	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Weiß	16 x 25 kg	4002382075191
25 kg	WAP 1	16 x 25 kg	4002382075214
25 kg	WAP 2	16 x 25 kg	4002382075221
25 kg	WAP 3	16 x 25 kg	4002382075238

SANIERPUTZE UND SPACHTELMASSEN

MINERALISCHE PUTZE UND SPACHTELMASSEN

Histolith® Renovierspachtel



Mineralischer Renovier- und Ausbesserungsspachtel zum Ausbessern beschädigter Putzflächen, zum Planspachteln, zum Einbetten von Gewebe bei der Sanierung gerissener Putzflächen. Als Ober- und Unterputz, sowie Sockelbereich geeignet.

- Faserverstärkt
- Filzbar: Feinkörnig bis max. 0,6 mm
- Vielseitig einsetzbar
- Für außen und innen

Verbrauch Ca. 1,3 – 1,5 kg/mm/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Körnung	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Sack	Ca. 0,5 mm	Naturweiß	42 x 25 kg	4002381825551

Histolith® Feinputz



Der filzbare Kalkputz für innen und außen, ideal zur Oberflächengestaltung.

- Feinkörnig, elegante Oberfläche
- Hoch diffusions- und sorptionsfähig
- Geeignet für das Sanierputzsystem

- **Verbrauch** Ca. 1,5 kg/mm/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Körnung	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Sack	0,5 mm	Naturweiß	40 x 25 kg	4002381922281

Histolith® Trass-Kalkputz



Der grobkörnige Suevit-Trass-Kalkputz füllt und gleicht Unebenheiten des Untergrundes aus. Daher wird das Material häufig als Unterputz verwendet.

- Korngröße bis 4 mm
- Frostbeständig
- Für außen und innen

Verbrauch Ca. 1,4 kg/mm/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
30 kg	Sack	Hellgrau	42 x 30 kg	9002639226814

SANIERPUTZSYSTEM

Histolith® Trass-Vorspritzputz



Der salzbeständige Suevit-Trass-Vorspritzputz zur Untergrundvorbereitung im Histolith® Sanierputzsystem.

- Erfüllt die Anforderungen nach WTA
- Für außen und innen
- Frostbeständig

Verbrauch Ca. 5 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
30 kg	Sack	Grau	42 x 30 kg	9002639212657

SANIERPUTZE UND SPACHTELMASSEN

SANIERPUTZSYSTEM

Histolith® Trass-Porengrundputz



Der Suevit-Trass-PorenGrundputz für starke Salzbelastung dient als Salzspeicherschicht im Histolith® Sanierputzsystem und wird nach dem Trass-Vorspritzputz aufgetragen.

- Salzspeicherschicht im Histolith® Sanierputzsystem
- Erfüllt die Anforderungen nach WTA
- Für außen und innen

Verbrauch Ca. 1,1 kg/mm/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
20 kg	Sack	Beige	50 x 20 kg	9002639212824

Histolith® Trass-Sanierputz



Der salzbeständige Suevit-Trass-Sanierputz ist für die Sanierung von feuchtem und versalztem Mauerwerk geeignet und bildet die oberste Schicht des Histolith® Trass-Sanierputzsystems.

- Sanierung von feuchtem und versalztem Mauerwerk
- Erfüllt die Anforderungen nach WTA
- Für außen und innen

Verbrauch Ca. 1,1 kg/mm/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Farbton	Palettierung	EAN
20 kg	Sack	Beige	50 x 20 kg	9002639212817



Broschüre Histolith® für die Baudenkmalpflege

Das mineralische Sortiment für den Schutz wertvoller Bausubstanz.

https://www.caparol.de/produkte/histolith-denkmaeler-schuetzen/fassadensanierung

SANIERPUTZE UND SPACHTELMASSEN







DECKEN-
DÄMMUNG



CAPATECT IDS

DÄMMT VON INNEN WIE DIE NATUR.
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, sparen Sie Geld, Energie und sorgen Sie für perfektes Wohlfühlklima. Jetzt mehr erfahren unter: **www.caparol.de/capatect**



THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPATECT INNENDÄMMSYSTEME (IDS) MIT KONZEPT

MIT DEN CAPATECT IDS-LÖSUNGEN SORGEN SIE FÜR EINE EFFIZIENTE DÄMMUNG UND SCHAFFEN GLEICHZEITIG WOHN- UND LEBENSRAUM MIT WOHLFÜHLATMOSPHÄRE.

Denn: Die Wärme bleibt dort, wo sie hingehört – in den beheizten Wohnraum. Aber nicht nur die Kellerdecken in Wohnhäusern, sondern auch Decken in Durchfahrten, Tiefgaragen oder Arkaden lassen sich mit den Capatect Systemen fachgerecht und effizient dämmen.


Profitieren Sie von empfohlenen Aufbauten mit Systemlösung. Prüfen Sie, welches Einstiegskriterium für Sie im Fokus steht und wählen Sie danach Ihren Wunschaufbau aus: Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz oder mit dem Schwerpunkt auf der optischen Gestaltung.

DECKENDÄMMUNG 250

Capatect Innendämmsysteme (IDS) 252
Systemaufbau 254
Kellerdecken- und Dachbodendämmung 258
Kellerdecken- und Tiefgaragendämmplatten 259
Klebe- und Armierungsmassen 262
Systemzubehör 264
Mineralische Oberputze 265

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT IDS DECKE I



Empfohlener Systemaufbau*


Untergrund	Beton
Kleber	Capatect Dämmkleber 185 **oder** Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmstoff	MW-Dämmplatte mit Vlies
Befestigung	Capatect Deckendämmschraube DDS-Z 618 und DDT 618/01

System-Highlights

Einsatzbereich	DI/WI
Brandverhalten	Nichtbrennbare Ausführung
Wärmeschutz	0,035 W/(mK)
Schallschutz	Weiß/Struktur: Schallabsorberklasse A, α_w-Wert = 0,70 (50, 100 mm Direktmontage) Naturhell: Schallabsorberklasse A, α_w-Wert = 0,95 – 1,00
Befestigung	Einfache Klebemontage bei klebegeeigneten Untergründen, bei einem Gesamtgewicht aus Wärmedämmung und Beschichtung von mehr als 15 kg/m² oder nicht ausreichend klebegeeignetem Untergrund ist eine mechanische Befestigung nach MW TB z. B. mit dezenter Schraube und Zusatzteller notwendig.
Optik	Anspruchsvolle Oberfläche mit weißem oder strukturiertem Vlies, nachträgliche Beschichtung ist nicht möglich
Besonderheit	Fertige Oberfläche

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

CAPATECT IDS DECKE II



Empfohlener Systemaufbau*

Untergrund	Beton
Kleber	Capatect Dämmkleber 185 **oder** Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmstoff	Capatect Kellerdeckedämmplatte MW 012
Befestigung	Capatect Deckendämmschraube DDS-Z 618 und DDT 618/01
Farbe	Sylitol® Bio-Innenfarbe


System-Highlights

Einsatzbereich	DI/WI
Brandverhalten	Nichtbrennbare Ausführung
Wärmeschutz	0,035 W/(mK)
Befestigung	Einfache Klebemontage bei klebegeeigneten Untergründen, bei einem Gesamtgewicht aus Wärmedämmung und Beschichtung von mehr als 15 kg/m² oder nicht ausreichend klebegeeignetem Untergrund ist eine mechanische Befestigung nach MW TB z. B. mit dezenter Schraube und Zusatzteller notwendig.
Optik	Praktische Vorbeschichtung, nachträgliche Beschichtung mit Farbe z. B. im Airless-Spritzverfahren ist möglich
Besonderheit	Einfache und schnelle Verarbeitung

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

SYSTEMAUFBAU

CAPATECT IDS DECKE III



Empfohlener Systemaufbau*


Untergrund	Beton
Kleber	Capatect Dämmkleber 185 **oder** Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Dämmstoff	Capatect MW-Dämmplatte 035 LIGHT 145
Befestigung	Capatect Universaldübel 053
Gewebe	Capatect Gewebe 650
Armierung	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT **oder** Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL **oder** Capatect X-TRA 300 **oder** Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 **oder** Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Oberputz	Capatect Mineral-Leichtputz **oder** Capatect Modellier- und Spachtelputz 134 **oder** Capatect Mineralputz
Farbe	Sylitol® Bio-Innenfarbe

System-Highlights

Einsatzbereich	Dämmung von Decken im Innenraum
Brandverhalten	Nichtbrennbare Ausführung
Wärmeschutz	Verwendung von MW-Dämmplatten möglich, z. B. MW-Dämmplatten mit WLG 035 (Zugfestigkeit größer 5 kPa) **oder** MW-Lamellen mit WLG 041
Befestigung	Gutachtliche Stellungnahme zur Standsicherheit des horizontalen Einsatzes an der Decke bis 50 kg/m² Systemgewicht. Einfache Klebemontage bei ausreichend klebegeeigneten Untergründen ohne zusätzliche Befestigung bzw. bei nicht tragfähigen Untergründen .zusätzliche Befestigung mit Capatect Universaldübel 053 notwendig
Optik	Nachträgliche Beschichtung mit Farbe z. B. im Airless-Spritzverfahren ist möglich
Besonderheit	Nachfolgender Auftrag eines Putzsystems für besonders stabile Oberflächenausführungen

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage
(Die Armierungsschichtdicken sind nach der Capatect Zulassung Z-33.43-132 zu wählen.)

CAPATECT IDS DECKE IV



Empfohlener Systemaufbau*

Untergrund	Beton
Kleber	Kein Kleber
Dämmstoff	Capatect Keller- und Tiefgaragendämmplatte HWL 014
Befestigung	Capatect Deckendämmschraube Holzoptik 624
Farbe	Sylitol® Bio-Innenfarbe

System-Highlights

Einsatzbereich	DI/WI
Brandverhalten	Nichtbrennbare Ausführung
Gesamtelement	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
Wärmeschutz	MW = 0,035 W/(mK), Holzwolle = 0,090 W/(mK)
Schallschutz	Schallabsorberklasse B, α_w-Wert = 0,80 (L) (50 – 125 mm Direktmontage)
Befestigung	Einfache Direktmontage durch Schrauben und ohne Kleben an der Decke
Optik	Holzwollestruktur mit ca. 2 mm Faserbreite, nachträgliche Beschichtung, z. B. im Airless-Spritzverfahren, ist möglich
Besonderheit	Feste Oberfläche

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

KELLERDECKEN- UND DACHBODENDÄMMUNG

WÄRMEVERGLEICH MIT UND OHNE DÄMMUNG



Gedämmte Kellerdecke und gedämmter Dachboden
Erhalt von Wärme im Wohnraum

Ungedämmte Kellerdecke und ungedämmter Dachboden
Verlust von Wärme in die ungenutzten Räume

Die Wärme bleibt dort, wo sie hingehört – nämlich in den beheizten Wohnräumen

Wird auf die Dämmung von Decken in unbeheizten Kellerräumen und Tiefgaragen verzichtet, geht wertvolle Wärmeenergie aus dem Wohnraum ungehindert nach außen verloren. Spürbar ist dies als Fußkälte. Wird auf die Dämmung des Dachbodens verzichtet, fließt die Wärme ungehindert durch die Decke des obersten Stockwerks in den ungenutzten Speicherraum.

Wie viel Energie dabei verloren geht, lässt sich nur erahnen, ganz zu schweigen von den finanziellen Belastungen, die Hausbesitzer und Mieter zu tragen haben. Die Dämmung der obersten Geschossdecke oder der Kellerräume und Tiefgaragen als unbeheizte Räume reduziert nachhaltig den Wärmeverlust und senkt damit den Heizenergieverbrauch des Gebäudes.

KELLERDECKEN- UND TIEFGARAGENDÄMMPLATTEN

MINERALWOLLE

Capatect Kellerdämmplatte MW 012



Mineralwolle-Dämmplatte zum unterseitigen Kleben an Keller-, Garagen- und Hallendecken auf klebegeeigneten Untergründen mit untergeordneten optischen Ansprüchen.

Brandverhalten: A1 nach DIN 13501-1

- Beidseitig vorbeschichtet
- Brandverhalten A1 nach DIN 13501-1
- Kantenausbildung stumpf.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	1200 x 400 mm
Verbrauch	1 m^2/m^2

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung
012/06*	60 mm	1,92 m^2	19,20 m^2**
012/08*	80 mm	1,44 m^2	14,40 m^2**
012/10*	100 mm	0,96 m^2	11,52 m^2**
012/12*	120 mm	0,96 m^2	9,60 m^2**
012/14*	140 mm	0,96 m^2	7,68 m^2**
012/16*	160 mm	0,96 m^2	5,76 m^2**

Capatect MW-Kellerdämmplatte mit Vlies 013



Mineralwolle-Dämmplatte zur unterseitigen Dämmung von Keller- Garagen- und Hallendecken im Innenraum als geklebt, mechanisch befestigt oder gedübelt und mechanisch befestigt mit vlieskaschierter Oberfläche.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	1250 x 625 mm
Verbrauch	1 m^2/m^2

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung
013/06	60 mm	6,250 m^2	50,0 m^2**
013/08	80 mm	4,687 m^2	37,488 m^2**
013/10	100 mm	3,125 m^2	37,5 m^2**
013/12	120 mm	3,125 m^2	25,0 m^2**

Capatect Kellerdecken-Lamelle MW 015



Mineralwolle- Dämmplatte im Lamellenformat mit umlaufender Fase zum unterseitigen Kleben an Keller-, Garagen, und Hallendecken auf klebegeeigneten Untergründen mit untergeordnetem optischen Anspruch.

- Beidseitig vorbeschichtet
- Brandverhalten A1 nach DIN 13501-1
- Kantenausbildung Fase

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,038 W/(mK)
Format	1200 x 200 mm
Verbrauch	1 m^2/m^2

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung
015 F/05*	50 mm	1,92 m^2	8 Bund**
015 F/06*	60 mm	1,92 m^2	8 Bund**
015 F/08*	80 mm	1,44 m^2	6 Bund**
015 F/10*	100 mm	0,96 m^2	4 Bund**
015 F/12*	120 mm	0,96 m^2	4 Bund**
015 F/14*	140 mm	0,96 m^2	4 Bund**
015 F/16*	160 mm	0.96 m^2	2 Bund**
015 F/18*	180 mm	0.96 m^2	1 Bund**
015 F/20*	200 mm	0,48 m^2	1 Bund**


* Keine Lagerware

** Lieferung nur palettenweise

KELLERDECKEN- UND TIEFGARAGENDÄMMPLATTEN

MINERALWOLLE

Capatect Kellerdämmplatte DP3 MW 016



Mineralwolle- Dämmplatte mit naturhellem Vlies zum unterseitigen Kleben an Keller-, Garagen-, und Hallendecken auf klebegeeigneten Untergründen mit untergeordneten optischem Anspruch.


- Brandverhalten A1 nach DIN 13501-1
- Kantenausbildung stumpf

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	1.194 x 594 mm
Verbrauch	1 m^2/m^2

Produktnr.	Dicke	Verpackung	Palettierung
016/05*	50 mm	5,67 m^2	8 Bund**
016/06*	60 mm	5,67 m^2	8 Bund**
016/08*	80 mm	4,25 m^2	6 Bund**
016/10*	100 mm	2,83 m^2	4 Bund**
016/12*	120 mm	2,83 m^2	4 Bund**
016/14*	140 mm	2,12 m^2	3 Bund**
016/16*	160 mm	2,12 m^2	3 Bund**

ZWEISCHICHTIGE VERBUNDDÄMMPLATTE MINERALWOLLE UND HOLZWOLLE

Capatect Keller- und Tiefgaragendammplatte HWL 014



Zweischichtiges Verbunddämmelement aus Mineralwolle mit Deckschicht aus Holzwolle

- Brandverhalten A2 nach DIN 13501-1
- Kantenausbildung stumpf

Weitere Ausführung auf Anfrage:

- Einseitig weiß, wischfest gespritzt (ähnl. RAL 9010)
- Superfeine Holzwolle
- Geschlossene Längs- und/oder Querkanten

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK) (Mineralwolle) λ = 0,090 W/(mK) (Holzwolle)
Format	1000 x 600 mm
Verbrauch	1 m^2/m^2

Produktnr.	Dicke	Palettierung
014/050*	50 mm	48,0 m^2**
014/060*	60 mm	38,4 m^2**
014/075*	75 mm	31,2 m^2**
014/100*	100 mm	24,0 m^2**
014/125*	125 mm	19,2 m^2**
014/150*	150 mm	16,8 m^2**
014/175*	175 mm	14,4 m^2**
014/200*	200 mm	12,0 m^2**

* Keine Lagerware

** Lieferung nur palettenweise

KELLERDECKEN- UND TIEFGARAGENDÄMMPLATTEN

POLYSTYROL

Capatect Kellerdämmplatte EPS 010



Dämmelement aus Polystyrol

- Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1
- Nutzmaß 980 x 480 mm = ca. 0,47 m²
- Kantenausbildung Stufenfalz
- Kantenfase umlaufend 7 mm/45 Grad

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,035 W/(mK)
Format	Produktionsaußenmaß 1000 x 500 mm
Verbrauch	1 m²/m²

Produktnr.	Dicke	Verpackung	R-Wert (Gesamtelement) in m²k/W	Palettierung
010/04*	40 mm	6,0 m²	1,143	15 Bund
010/05*	50 mm	5,0 m²	1,429	15 Bund
010/06*	60 mm	4,0 m²	1,714	15 Bund
010/08*	80 mm	3,0 m²	2,286	15 Bund
010/10*	100 mm	2,5 m²	2,857	15 Bund
010/12*	120 mm	2,0 m²	3,429	15 Bund
010/14*	140 mm	1,5 m²	4,000	15 Bund
010/16*	160 mm	1,5 m²	4,571	15 Bund

SANDWICH-DÄMMPLATTE POLYURTEHAN UND POLYSTYROL

Capatect Kellerdämmplatte PUR 011



Sandwichdämmelement aus Polyurethan und EPS-Klebe- und Sichtseite

- Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1
- Nutzmaß 980 x 605 mm = ca. 0,59 m²
- Kantenausbildung Stufenfalz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	**PUR-Plattenkern:** λ = 0,023 W/(mK) **EPS-Klebeseite:** λ = 0,032 W/(mK) **EPS-Sichtseite:** λ = 0,035 W/(mK)
Format	Produktionsaußenmaß 1000 x 625 mm
Verbrauch	1 m²/m²

Produktnr.	Dicke	Verpackung	R-Wert (Gesamtelement) in m²k/W	Palettierung
011/04*	40 mm	7,50 m²	1,468	10 Bund
011/05*	50 mm	6,25 m²	1,903	10 Bund
011/06*	60 mm	5,00 m²	2,337	10 Bund
011/07*	70 mm	4,38 m²	2,772	10 Bund
011/08*	80 mm	3,75 m²	3,207	10 Bund
011/09*	90 mm	3,13 m²	3,642	10 Bund
011/10*	100 mm	3,13 m²	4,076	10 Bund
011/12*	120 mm	2,50 m²	4,946	10 Bund
011/14*	140 mm	1,87 m²	5,816	10 Bund
011/16*	160 mm	1,87 m²	6,685	10 Bund

* Keine Lagerware

** Lieferung nur palettenweise

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

MINERALISCH

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190



Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch	Kleben: Randwulst-Punkt-Verfahren: Ca. 4,5 – 5,0 kg/m²
	Vollflächenverklebung: Ca. 5,5 – 7,0 kg/m²
	Maschinelle Verklebung: Ca. 5,5 – 6,0 kg/m²
	Armieren: Ca. 1,4 kg/m²/mm abhängig vom Dämmstoff
Farbton	Hellgrau

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
190	25 kg	Eimer	42 x 25 kg	4002383225021
190	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002381802057
190	1300 kg	Big-Bag	1 x 1300 kg	4002383099813
190	4000 kg	Big-Bag Silo	1 x 4000 kg	4002381892829
190	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381892836

Capatect Dämmkleber 185



Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben von Dämmplatten.

Verbrauch	Kleben: Randwulst-Punkt-Verfahren: Ca. 4,0 – 4,5 kg/m²

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
185	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002383165976
185	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381892034

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M



Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten. Optimiert für den Maschineneinsatz.

Verbrauch	Kleben: Randwulst-Punkt-Verfahren: Ca. 4,0 – 4,5 kg/m² Vollflächenverklebung: Ca. 5,0 – 7,0 kg/m² Maschinelle Verklebung: (nur mit der LS-Fassaden-dämmplatte VB 101): Ca. 5,0 – 5,5 kg/m²
	Armieren: Ca. 1,5 kg/m²/mm abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
186M	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002381686275
186M	800 kg	OWC	1 x 800 kg	4002381802040
186M	1300 kg	Big-Bag	1 x 1300 kg	4002381686251
186M	4000 kg	Big-Bag Silo	–	4002381891839
186M	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381988133

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

MINERALISCH

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL



Mineralischer Leichtmörtel mit EPS-Leichtzuschlägen zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch	Kleben: Ca. 3,0 – 4,0 kg/m² Armieren: Ca. 0,9 kg/m²/mm abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
131	15 kg	Sack	42 x 15 kg	4002381936332
131	500 kg	OWC	1 x 500 kg	4002381947826
131	600 kg	Big-Bag	1 x 600 kg	4002381947840
131	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381892188

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT



Mineralischer Leichtmörtel mit mineralischen Leichtzuschlägen zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch	Kleben: Randwulst-Punkt-Verfahren: Ca. 4,0 – 4,5 kg/m² Maschinelle Verklebung: Ca. 3,0 – 3,5 kg/m² Armieren: Ca. 1,1 kg/m²/mm abhängig vom Dämmstoff

Produktnr.	Gebindegröße	Verpackungsart	Palettierung	EAN
133	25 kg	Sack	42 x 25 kg	4002381792181
133	Ab 5,0 t	Silo	–	4002381891976

SYSTEMZUBEHÖR

MECHANISCHE BEFESTIGUNG

Capatect Deckendämmschraube DDS-Z 618



Bauaufsichtlich zugelassene Deckendämmschraube zur sicheren Befestigung von Deckendämmungen in Kombination mit dem Capatect Deckendämmteller DDT.
Zugelassene Befestigung für Deckendämmung
Für Normalbeton C 20/25 – C 50/60 nach DIN EN 206-1

Einstufung in die Korrosivitätskategorie C3.
Schraubenkopf = weiß
Kopfdurchmesser 24 mm
Bohrlochdurchmesser 6 mm
Verankerungstiefe in Beton hef ≥ 25 mm

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
618/075*	75 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382002975
618/085*	85 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382002982
618/100*	100 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382002999
618/110*	110 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382003002
618/125*	125 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382003019
618/135*	135 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382003026
618/150*	150 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382003033
618/165*	165 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382003040
618/175*	175 mm	Karton = 100 Stück	81 Kartons	4002382003057
618/200*	200 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382003064
618/225*	225 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382003071
618/250*	250 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382003088

Capatect Deckendämmteller DDT 618

Teller für Capatect Deckendämmschraube DDS-Z.
Teller = weiß/ca. RAL 9010.

Produktnr.	Verpackung	Palettierung	EAN
618/01*	Karton = 100 Stück	249 Kartons	4002382003095

Capatect Deckendämmschraube Holzoptik 624



Bauaufsichtlich zugelassene Stahlschraube mit Kunststoffumspritzung der Schraubenköpfe für die mechanische Befestigung von Dämmplatten an Innendecken.

- Untergrund: Beton
- Mindestverankerungstiefe 25 mm

- Kopfdurchmesser 37 mm
- Bohrlochdurchmesser 6 mm
- Korrosivitätskategorie C2
- Oberfläche Holzwollestruktur
- Farbe: Beige, auf Anfrage auch in Weiß

Produktnr.	Länge	Verpackung	Palettierung	EAN
624/075*	75 mm	Karton = 100 Stück	56 Kartons	4002382029576
624/085*	85 mm	Karton = 100 Stück	56 Kartons	4002382030268
624/100*	100 mm	Karton = 100 Stück	56 Kartons	4002382029583
624/125*	125 mm	Karton = 100 Stück	56 Kartons	4002382029606
624/150*	150 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382029613
624/175*	175 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382029620
624/200*	200 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382029637
624/225*	225 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382029644
624/250*	250 mm	Karton = 100 Stück	36 Kartons	4002382029651

*Keine Lagerware

MINERAL-LEICHTPUTZE

Capatect Mineral-Leichtputz

www.blauer-engel.de/uz140



Mineralischer Leichtputz auf Kalk-Zement-Basis.
Naturweiß, Sondertöne ab 25 kg.
Körnung: K50, R30, R50 ab 200 kg.

Im Capatect System mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Verbrauch

R30: Ca. 3,0 kg/m²
R50: Ca. 4,0 kg/m²
K10: Ca. 1,0 kg/m²
K15*: Ca. 1,5 kg/m²
K20: Ca. 2,3 kg/m²
K30: Ca. 2,8 kg/m²
K40: Ca. 3,4 kg/m²
K50: Ca. 4,5 kg/m²

Gebindegröße	Verpackungsart	Putzstruktur	Farbton	Palettierung	EAN
25 kg	Sack	R 30	Weiß	42 x 25 kg	4034139204110
25 kg	Sack	R 30	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999481
25 kg	Sack	R 30	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981875
25 kg	Sack	R 30	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983596
25 kg	Sack	R 50	Weiß	40 x 25 kg	4034139204134
25 kg	Sack	R 50	WAP 1	40 x 25 kg	4002381999504
25 kg	Sack	R 50	WAP 2	40 x 25 kg	4002381981899
25 kg	Sack	R 50	WAP 3	40 x 25 kg	4002381983619
25 kg	Sack	K 10	Weiß	42 x 25 kg	4002381762641
25 kg	Sack	K 10	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999467
25 kg	Sack	K 10	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981851
25 kg	Sack	K 10	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983572
25 kg	Sack	K 15	Weiß	40 x 25 kg	4002381850423
25 kg	Sack	K 15	WAP 1	42 x 25 kg	4002381889478
25 kg	Sack	K 15	WAP 2	42 x 25 kg	4002381893482
25 kg	Sack	K 15	WAP 3	42 x 25 kg	4002381897497
25 kg	Sack	K 20	Weiß	42 x 25 kg	4002381773852
25 kg	Sack	K 20	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999764
25 kg	Sack	K 20	WAP 2	42 x 25 kg	4002381982117
25 kg	Sack	K 20	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983879
1000 kg	Big-Bag	K 20	Weiß	1 x 1000 kg	4002381773845
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 1	1 x 1000 kg	4002381999757
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 2	1 x 1000 kg	4002381891792
1000 kg	Big-Bag	K 20	WAP 3	1 x 1000 kg	4002381983862
Ab 5,0 t	Silo	K 20	Weiß	–	4002381943583
25 kg	Sack	K 30	Weiß	42 x 25 kg	4002381773791
25 kg	Sack	K 30	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999733
25 kg	Sack	K 30	WAP 2	42 x 25 kg	4002381982094
25 kg	Sack	K 30	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983848
1000 kg	Big-Bag	K 30	Weiß	1 x 1000 kg	4002381773784
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 1	1 x 1000 kg	4002381999726
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 2	1 x 1000 kg	4002381891761
1000 kg	Big-Bag	K 30	WAP 3	1 x 1000 kg	4002381983831
Ab 5,0 t	Silo	K 30	Weiß	–	4002381943590
25 kg	Sack	K 40	Weiß	42 x 25 kg	4002382019799
25 kg	Sack	K 40	WAP 1	42 x 25 kg	4034139205001
25 kg	Sack	K 40	WAP 2	42 x 25 kg	4034139205018
25 kg	Sack	K 40	WAP 3	42 x 25 kg	4034139205025
25 kg	Sack	K 50	Weiß	42 x 25 kg	4002381762603
25 kg	Sack	K 50	WAP 1	42 x 25 kg	4002381999535
25 kg	Sack	K 50	WAP 2	42 x 25 kg	4002381981929
25 kg	Sack	K 50	WAP 3	42 x 25 kg	4002381983640





SERVICE



BAUSTELLENSERVICE RUND UM DIE SILO- UND MASCHINENTECHNIK MIT MEHRWERT.

Caparol begleitet kleine und große Bauprojekte mit langjähriger Erfahrung und stellt für jede Baustelle die passende Lösung mit Silos und Maschinen zur Verfügung. Damit genau die richtige Technik zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zur Verarbeitung der Produkte verfügbar ist.

SERVICE	266
Silo- und Maschinentechnik – mineralisch	272
Silo- und Maschinentechnik – pastös	282
Rationelle Arbeitstechniken	284
Großgebinde-Programm	286
Lieferanten für Zubehör und Geräte	287
ColorExpress	288
CAPAdata	290
SPECTRUM	292
Caparol KundenServiceCenter	294
FarbDesignStudio	296
Caparol Akademie	298
Caparol Club	300
Capatect Etiketten-Piktogramme	302

BAUSTELLENSERVICE, SILO- UND MASCHINENTECHNIK

Wirtschaftlich, individuell, termingerecht

Neben einem überzeugenden Produktprogramm sind heute Dienstleistungen wie ein umfassender Baustellenservice unerlässlich, um einen stringenten Baustellenablauf sicherzustellen. Bester Service, das heißt bei Caparol: eine komplette und kompetente Projektbegleitung von der Planung bis zur Ausführung. Setzen Sie daher auf den Caparol Baustellenservice, wenn Sie eine termingerechte Belieferung und präzise Platzierung von Großgebinden und Containern benötigen.

Wirtschaftliche Maschinentechnik

Auf der modernen Baustelle ist der Einsatz ausgereifter Maschinentechnik unerlässlich. Geringere Verdienstmargen bei gleichzeitig hohen Lohnkosten erfordern genau aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe und optimale Rahmenbedingungen, um ein wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen. Die wirtschaftlich sinnvolle Unterstützung durch Maschinentechnik war lange Zeit auf mittlere bis größere Baustellen überwiegend im Objektgeschäft ausgerichtet. Dies hat sich geändert. Mehr und mehr sind alltagstaugliche Lösungen gefragt, die auch für kleinere Baustellenobjekte wie Ein- oder Zweifamilienhäuser von hohem Nutzen sind.

Praxiserprobtes Programm

Caparol bietet hier allen Profis vom Fach ein praxiserprobtes Programm maschinengestützter Verarbeitungshilfen.
Ob robuste Durchlaufmischer für Sackware und OneWay®-Container, erweiterte Lösungen mit Pumpe (auch als mobile Variante für den Anhänger) oder komplette Silosysteme für die Großbaustelle: Das Caparol Angebot deckt alle Anforderungen an professionelle Maschinentechnik sicher ab.

Immer gut beraten

Erfahrene Caparol Verkaufsberater beantworten Ihnen umfassend alle Fragen zum optimalen Einrichten Ihrer Baustelle sowie dem möglichen Einsatz moderner Verarbeitungsmaschinen. Natürlich steht Ihnen auch das Caparol WDVS-Team gerne zur Verfügung:



HOTLINE

Customer Service
Kunden-Auftrag-Service
Telefon: West/MItte: 06154 71-77621
Nord/Ost/Süd: 06154 71-77622
E-Mail: ServiceOM@daw.de

Silo- und Maschinentechnik
Telefon: 06154 71-715 42
E-Mail: silomaschinentechnik@daw.de

Wir sind für Sie da, wenn Sie Fragen haben.



GRÜNDLICHE VORBEREITUNG, PROFESSIONELLE ANLIEFERUNG. DAS SOLLTEN SIE BEACHTEN.

Das A und O einer funktionierenden Baustelle ist die Vorbereitung. Damit Sie auch ganz sicher sein können, dass die Anlieferung reibungslos funktioniert, haben wir die wichtigsten Voraussetzungen für Sie zusammengestellt.


Freie Fahrt in der Umweltzone



Ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt: die Umweltzone. Viele deutsche Städte haben diese Zonen eingerichtet. Da Umweltzonen in der Regel nur mit besonderer Umweltplakette oder einer Ausnahmegenehmigung befahren werden dürfen, benötigen wir im Vorfeld von Ihnen Informationen darüber, ob die Entladestelle in einer Umweltzone liegt und wenn ja, mit welcher Plakette diese befahren werden darf.

Alle LKW-Typen mit Planauflage erfüllen die Aufbauklassifizierung nach EU-Norm 12642 (XL-zertifiziert).

* Durch den Mitnahmestapler erhöht sich die Fahrzeuglänge um 1,5 Meter.



Übersicht der Anliefer-LKWs: Abmessungen, Wendekreis, Maximalgewicht und Ausstattung

	Gesamtlänge (in m)	Breite lichtes Lademaß (in m)	Mindestdurchfahrtshöhe (in m)	Mindestwendekreisradius (in m)	Maximalgewicht (mit Dämmstoffen beladen in t)	Ausstattung: Mitnahmestapler	Kran	Edschaverdeck	Hebebühne
Lastkraftwagen (mit Hebebühne)	7,80* bis max. 10,50*	2,45	4,20	12,50	24,0	•*	•	•	•
Hängerzug	18,75*	2,45	4,20	12,50	40,0	•*	•	•	•
Jumbo-Hängerzug	18,00*	bis 2,50	4,20	12,50	40,0	•*	–	•	–
Sattelzug	16,50*	2,45	4,20	12,50	40,0	•*	–	•	–
Silosteller	10,00	3,00	4,00	12,50	24,0	–	–	–	–
Silo-Einblas-Buggy	10,00	3,00	4,00	12,50	bis 30,0	–	–	–	–
Silo-Einblas-Zug	18,00	3,00	4,00			–	–	–	–

Anlieferung und Mindestanforderung

Für eine reibungslose Anlieferung müssen die Transportwege zur Baustelle eine Durchfahrtsbreite von mindestens 3,50 Meter sowie eine Durchfahrtshöhe von mindestens 4,20 Meter aufweisen. Der Untergrund bis zur Entladestelle muss plan, fest und befahrbar sein.



Entladen mit System


Die Entladung unserer LKWs mit Hebebühne erfolgt per Hubwagen. Je nach Anforderung kann auch ein LKW mit Mitnahmestapler oder ein Kran-LKW eingesetzt werden. Beim Kran-LKW erhöht sich der seitliche Platzbedarf aufgrund der Stabilisatoren um je 3 Meter.



Mitnahmestapler:
Eigengewicht: ca. 2 t
Breite: ca. 2,3 m
Masthöhe: ca. 2,4 m



Kran-LKW:
Bei der Anlieferung mit einem Kran-LKW wird die Ware punktgenau abgesetzt.




Ausreichend Platzbedarf zum Rangieren

Bei nur einer Zufahrt zur Entladestelle muss genügend Raum zum Wenden und Rangieren für das Transportfahrzeug vorhanden sein. Häufig wird dieser Platzbedarf aufgrund des Kurvenverhaltens falsch oder ungenügend eingeschätzt.


In unserer Darstellung zeigen wir Ihnen beispielhaft Maße und Dimensionen, die ein Jumbo-Hängerzug benötigt. Die Wendekreise der anderen LKW-Typen zeigt die Übersicht.

Entladezone und Rangierabstand

Damit das Anlieferfahrzeug mit Staplern zügig und ungehindert entladen werden kann, wird ein ausreichend großer Aktionsradius benötigt. Über die komplette Länge des LKWs sollten deshalb seitlich mindestens fünf Meter Rangierabstand für den Stapler vorhanden sein.




SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH



[1] Schlauchpaket, Fernsteuerkabel, Spritzgerät o. Ä. durch Handwerker
[2] Trockenförderschläuche + Fernsteuerkabel durch Handwerker
[3] Bauseits gestellt oder Anmietung
[4] Kauf durch Handwerker bei Inotec


SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH



SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH



SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH



[1] Schlauchpaket, Fernsteuerkabel, Spritzgerät o.Ä. durch Handwerker

SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH

SACKWARE MINERALISCH – MASCHINE UND ZUBEHÖR ZUM MISCHEN

Durchlaufmischer Classic



In Kombination mit Standgestell D10 mit Sackeinfülltrichter zum Mischen von mineralischen Produkten

Antrieb	Getriebemotor 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, Drehstrom
Stromanschluss	Drehstrom 400 V, 16 A, 5pol 6h

Wasseranschluss	Schlauch 3/4" mit GEKA, erforderlicher Wasserdruck mind. 2,5 bar bei laufender Maschine
Mörtelleistung	Ca. 20 l/min Frischmörtel
Gesamtgewicht	Ca. 80 kg

ONEWAY®CONTAINER MINERALISCH

OneWay®Container mineralisch



Einweg-Container für mineralische Produkte mit Füllmengen von 500 und 800 kg

Maße	1200 mm x 800 mm
Transporthöhe	1550 mm
Leergewicht	50 kg
Anschluss	Kamlock-Kupplung

MASCHINE UND ZUBEHÖR ZUM MISCHEN

Capa M E12 Durchlaufmischer



Durchlaufmischer zum Anmischen von mineralischen Produkten

Mischerleistung	Ca. 18 l/min (abhängig von Material und Konsistenz)
Antrieb	Spannung: 230 V/50 Hz, max. 16 A
Leistung	1,1 kW

Wasserarmatur	1/2" Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung
Länge	Ca. 1200 mm
Breite	Ca. 610 mm
Höhe	Max. 950 mm
Gewicht	Ca. 47 kg

Rüttler OneWay®Container 230 V



Rüttler mit Platte und Zurrgurt. Der Rüttler wird direkt an den OneWay®Container angegurtet, um eine Tunnelbildung im Materialbehälter zu verhindern.

Antrieb	Spannung 230 V, 50 Hz
Lieferumfang	Rüttler mit Auflagewinkel, Spanngurt und Stromkabel

SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH

MASCHINE ZUM FÖRDERN (TROCKEN)

InoFLEX Trockenfördersystem High Performance



Zum Fördern von mineralischen Produkten aus dem OneWay®Container in alle gängigen Mischpumpen wie z. B. inoCOMB Picco Business, inoCOMB M4G, PFT G4.

Kein Mietartikel.

Bauseits zu stellen:
Putzmaschine des Handwerkers, Nassförderschläuche

Verwendung von vorhandenen Sonden, z. B. Drehflügelsonde, möglich

Motor	230 V/50 Hz, 3 kW
Förderleistung	24 l/min
Anschluss	Flexibel
Förderwelle	Flexibel
Lieferumfang	Trockenfördersystem, OWC-Kamlock-Kupplung, flexibler Schlauch, Förderwelle, Füllstandssonde, Getriebemotor, Übergabehaube/-stutzen

FREIFALLSILO MINERALISCH

Silo 3,0 m³



Kettensilo
für mineralische Produkte

Rahmenbreite	1700 mm
Zylinderdurchmesser	1750 mm
Gesamthöhe	3460 mm
Auslaufhöhe	1200 mm
Leergewicht	Ca. 1,0 t
Außenrüttler	400 V Drehstrom

Silo 5,5 m³



Kettensilo
für mineralische Produkte

Breite	1700 mm
Tiefe	1700 mm
Gesamthöhe	4200 mm
Auslaufhöhe	1030 mm
Leergewicht	Ca. 1,0 t
Außenrüttler	400 V Drehstrom

Silo 6,0 m³



Hakensilo
für mineralische Produkte

Durchmesser	1800 mm
Gesamthöhe	4300 mm
Außenmaße Füße	2500 x 2500 mm
Leergewicht	1280 kg
Außenrüttler	400 V Drehstrom

SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH

FREIFALLSILO MINERALISCH

Silo 12,5 m³



Hakensilo für mineralische Produkte

Durchmesser	2500 mm
Gesamthöhe	5300 mm
Außenmaße Füße	2500 x 2500 mm
Leergewicht	1750 kg
Außenrüttler	400 V Drehstrom

MASCHINE ZUM MISCHEN

Durchlaufmischer Classic



Zum Mischen von mineralischen Produkten aus Freifallsilos

Antrieb	Getriebemotor 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, Drehstrom
Stromanschluss	Drehstrom 400 V, 16 A, 5pol 6h

Wasseranschluss	Schlauch 3/4" mit GEKA, erforderlicher Wasserdruck mind. 2,5 bar bei laufender Maschine
Mörtelleistung	Ca. 20 l/min Frischmörtel
Gesamtgewicht	Ca. 80 kg

FREIFALLSILO MINERALISCH INKL. MISCHEN UND PUMPEN

Förderpumpe P25 „mobil"



Offenes System zum Pumpen von mineralischen Produkten unter einem Durchlaufmischer

Bauseits zu stellen: Förderschläuche, Fernsteuerkabel, Klebepistole, Rotor/Stator (Ersatz) und Spritzgerät

Antrieb	Getriebemotor 5,5 kW mit Drehzahlregler, 400 V, 50 Hz, Drehstrom
Stromaufnahme	32 A

Stromanschluss	Drehstrom 400 V, 32 A, 5pol 6h
Förderleistung	4 – 15 l/min
Betriebsdruck	Max. 30 bar
Förderweite	Bis 50 m
Kompressor	360 l/min Ansaugleistung
Gesamtgewicht	Ca. 130 kg

MASCHINEN UND SILOS ZUM MISCHEN UND PUMPEN

Silo 5,0 m³ High Performance



Kettensilo mit integriertem Durchlaufmischer, Förderpumpe und Kompressor zum Mischen und Pumpen von mineralischen Produkten

Breite	1890 mm
Tiefe	3000 mm
Gesamthöhe	2919 mm
Leergewicht mit Mischer + Pumpe	Ca. 1,6 t
Außenrüttler, 2 Stück	400 V Drehstrom, 32 A

SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH

MASCHINEN UND SILOS ZUM MISCHEN UND PUMPEN

Silomischpumpe SMP High Performance



Geschlossenes 2-Kammer-System zum Mischen und Pumpen von mineralischen Produkten aus Freifallsilos

Bauseits zu stellen: Förderschläuche, Fernsteuerkabel, Klebepistole, Rotor/Stator (Ersatz) und Spritzgerät

Stromaufnahme	35 A
Stromanschluss	Drehstrom 400 V, 32 A, 50 Hz, 3 ph
Förderleistung	12 – 30 l/min
Betriebsdruck	Max. 30 bar
Förderweite	Bis 60 m
Kompressor	360 l/min Ansaugleistung
Gesamtgewicht	Ca. 130 kg

Silomischpumpe EMP High Performance



Geschlossenes System zum Mischen und Pumpen von mineralischen Produkten aus Freifallsilos

Bauseits zu stellen: Förderschläuche, Fernsteuerkabel, Klebepistole, Rotor/Stator (Ersatz) und Spritzgerät

Antrieb	Mischpumpe
Stromaufnahme	35 A
Stromanschluss	Drehstrom 400 V, 32 A, 50 Hz, 3 ph

Förderleistung	13 – 47 l/min
Betriebsdruck	Max. 40 bar
Förderweite	Bis 80 m
Förderhöhe	Bis 30 m
Kompressor	Vorhanden
Gesamtgewicht	360 kg

DRUCKSILO MINERALISCH

Silo 12,5 m³



Hakensilo für mineralische Produkte

Durchmesser	2500 mm
Gesamthöhe	5300 mm
Außenmaße Füße	2500 x 2500 mm
Leergewicht	1790 kg
Außenrüttler	400 V Drehstrom

SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH

MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUM FÖRDERN (TROCKEN)

Druckförderanlage F100 High Performance



Zum Trockenfördern für mineralische Produkte aus Drucksilos

Bauseits zu stellen:
Trockenförderschläuche

Kompressor	Ca. 100 m^3/h
Antriebsmotor	5,5 kW
Stromanschluss	400 V, 50 Hz, 3 ph
Absicherung	16 A

Zuleitung	5 x 2,5 mm^2
Abmessungen	1050 x 550 x 650 mm
Gewicht	220 kg
Kleinkompressor	Zur Steuerung des Quetschventils mit 0,06 kW, 400 V, 50 Hz
Abmessungen	540 x 350 x 440 mm
Gewicht	27 kg

Druckförderanlage F140 High Performance



Zum Trockenfördern für mineralische Produkte aus Drucksilos mit höherer Kompressorleistung für schnelleres Fördern

Bauseits zu stellen:
Trockenförderschläuche

Kompressor	Ca. 140 m^3/h
Antriebsmotor	7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Stromanschluss	400 V, 50 Hz, 3 ph

Absicherung	32 A
Zuleitung	5 x 2,5 mm^2
Abmessungen	1050 x 550 x 650 mm
Gewicht	Ca. 230 kg
Kleinkompressor	Zur Steuerung des Quetschventils mit 0,06 kW, 400 V, 50 Hz
Abmessungen	540 x 350 x 440 mm
Gewicht	27 kg

MASCHINEN UND ZUBEHÖR FÜR SILOSYSTEME MIT FÖRDERANLAGEN

Durchlaufmischer Classic mit Einblashaube für Trockenförderung



Standgestell D10 (großer Aufsatztrichter mit 4 Filtersäcken inkl. Galgenhaken)

Antrieb	Getriebemotor 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, Drehstrom
Stromanschluss	Drehstrom 400 V, 16 A, 5pol 6h
Wasseranschluss	Schlauch 3/4" mit GEKA, erforderlicher Wasserdruck mind. 2,5 bar bei laufender Maschine
Mörtelleistung	Ca. 20 l/min Frischmörtel
Gesamtgewicht	Ca. 80 kg

SILO- UND MASCHINENTECHNIK – MINERALISCH

ONEWAY®CONTAINER PASTÖS

OneWay®Container pastös



Einweg-Container für pastöse Produkte mit Füllmengen von 500 und 800 kg

Maße	1200 mm x 800 mm
Transporthöhe	1550 mm
Leergewicht	50 kg
Container-Anschluss	Verschlussschieber Schraubgewinde 3"
Maschinen-Anschluss	Schraubgewinde 3"/B (Bezugsquelle INOTEC GmbH)

MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUM PUMPEN

InoBEAM F30



InoBEAM F30 mit inoFLEX-System speziell für OWC Bausatz „D" für Standard-Spritzapplikationen und Förderung über weite Distanzen

Bauseits zu stellen:
Strom-/Fernsteuerkabel, Rotor/Stator (Ersatz) und Umrüstsatz für Anwendungen wie Airlessgerät

Mischerleistung	Ca. 16 l/min (abhängig von Material und Konsistenz)
Antrieb	Spannung: 230 V/50 Hz, ax. 16 A
Leistung	3 kW
Förderleistung	1–30 l/min
Förderweite	Bis 30 m
Förderhöhe	25 m
Kompressor	Nicht im Lieferumfang enthalten
Gewicht	Ca. 90 kg

InoBEAM F30 Bausatz „HP" Hochdruckpumpe



Hochdruckpumpe zum Spritzen von organischen Produkten (Spachtelmassen, Farbe und Grundierungen für Airlessanwendung)

Bauseits zu stellen:
Förderschläuche, Strom-/Fernsteuerkabel, Rotor/Stator (Ersatz) und Umrüstsatz auf Förderpumpe

Antrieb	Spannung: 230 V/50 Hz, ax. 16 A
Leistung	3 kW
Förderleistung	1–8 l/min
Förderweite	Bis 30 m
Förderhöhe	25 m
Kompressor	Nicht im Lieferumfang enthalten
Gewicht	Ca. 90 kg

SILO- UND MASCHINENTECHNIK – PASTÖS

REHBERG-CONTAINER – AUF ANFRAGE

Rehberg-Container inkl. Pumpe P15 Comfort



Mehrweg-Container aus Edelstahl für pastöse Produkte mit Füllmengen bis 650 Liter

Breite	1200 mm
Tiefe	1200 mm
Gesamthöhe	1700 mm
Arretierungshöhe	800 mm oder 1200 mm
Leergewicht	Ca. 0,345 t
Antrieb	Getriebemotor 4,0 kW, mit Drehzahlregler, 400 V, 50 Hz, Drehstrom
Stromanschluss	Drehstrom 400 V, 16 A, 5pol 6h
Förderleistung	3 – 30 l/min
Betriebsdruck	Max. 30 bar
Förderweite	Bis 50 m, je nach Material, Mörtelkonsistenz, Förderhöhe und Förderschlauch-Durchmesser

NACHBEFÜLLUNG UND ZUBEHÖR – AUF ANFRAGE

Aufsatzgestell für BigDrum-Anlieferung mit Rehberg-Container



Einhängen des BigDrums in das Gestell, danach Positionierung auf Rehberg-Container. Stapler wird benötigt.

Abmessung	1200 x 1200 x 1750 mm
Gewicht	120 kg



DIVERSES ZUBEHÖR

Materialbox 3.0



Materialbox für die saubere und organisierte Baustelle

- Ebenerdig begehbar
- Von zwei Seiten zu öffnen
- Mit Gabelstapler bestückbar
- Flexibles Regalsystem innen
- Stellplatz für vier Europaletten
- 10 cbm Raumvolumen für Polystyrol
- Lagermöglichkeit für WDVS-Zubehör etc.
- Diebstahlgeschützt


Länge	3000 mm
Breite	1700 mm
Höhe	2000 mm
Leergewicht	820 kg

ONEWAY®CONTAINER

Wärmedämm-Verbundsysteme erfordern vergleichsweise hohe Verbrauchsmengen an Putzen und Spachtelmassen – gut, wenn dann alles termingerecht zur Verfügung steht. Der OneWay®Container mit Durchlaufmischer Capa M E12 ist die ideale Containertechnik für mineralische und organische Produkte. Besonderes wirtschaftliches Plus: Der OneWay®Container kostet keine Stellgebühren, eine Rückholung ist nicht notwendig.

VORTEILE ONEWAY®CONTAINER (OWC)

- Keine Stellgebühren
- Reduzierte Materialverdichtung durch patentierte Doppelbodentechnologie
- Durchlaufmischer mit 230 V
- Einfache Logistik/Europalettenmaß
- Keine Rückholung notwendig
- Nachfüllen mit Sackware möglich
- Einfache Entsorgung
- Staubfreies Arbeiten



RATIONELLE ARBEITSTECHNIKEN



RATIONELLE ARBEITSTECHNIKEN:

1) VIELE GUTE GRÜNDE FÜR DIE NAST-SPRITZTECHNOLOGIE

- Das derzeit nebelärmste Spritzverfahren für Bautenlacke auf dem Markt
- Handlich und leicht im Einsatz
- Geringer Reinigungs- und Wartungsaufwand
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schneller Farb- und Materialwechsel
- Rationelles, zeitsparendes Arbeiten
- Kein Vorstreichen auf Ecken und Kanten
- Die zuverlässige Hightech-Alternative zu Pinsel und Rolle
- Bewährte Produkte für die vielseitige Anwendung



Caparol NAST-Frontend an Wagner FinishControl 5500

Für weitere Informationen



NAST-fähige Produkte – mit Verdünnung ebenfalls applizierbar mit NAST



Graco Capacryl® NAST HVLP Spray

2) DAS NESPRI-SYSTEM – NEBELFREIE AIRLESS-BESCHICHTUNG

Profitieren Sie vom einzigartigen Nespri-System für nebelfreies Spritzen. So schnell, wirtschaftlich, sicher und nebelfrei sauber ist keine andere Technologie im Markt!

Mit Nespri lassen sich speziell rezeptierte Caparol Farben im Airless-Verfahren ohne störenden Spritznebel auf Oberflächen auftragen – außen wie innen. So müssen beispielsweise im Außeneinsatz parkende Autos, Gehwege oder angrenzende Gebäude nicht mehr aufwendig abgedeckt werden. Das spart Zeit und Lohnkosten, die Flächenleistung wird deutlich gesteigert.





NespriKIT

GROSSGEBINDE-PROGRAMM

In Erweiterung der Marken- und Service-Leistungen für den Großhandel und das Handwerk bieten wir für den Einsatz im Objektbereich standardmäßig eine Vielzahl unserer bewährten Innenfarben-Qualitäten in airlessverarbeitungsfertiger Einstellung in Hobbocks mit 25 Ltr., Fässern mit 120 Ltr., Mehrweg-Großcontainern mit 480 Ltr. und Großcontainern mit 750 Ltr. Inhalt an. Die entsprechende Verfügbarkeit ist durch das Airfix-Logo und die verfügbaren Gebindegrößen im Lieferprogramm bei den Produkten dargestellt.

Die Airless-Qualitäten sind so rezeptiert, dass sie sich sowohl zur Spritzverarbeitung mit leistungsfähigen Airless-Membran- und -Kolbenpumpen als auch zur Verarbeitung mit Airless-Farbrollsystemen optimal eignen und hohe Flächenleistungen erzielt werden. Die Anschlusssysteme sind für den mehrmaligen Gebrauch geeignet und sind separat zu bestellen.

CAPAROL HOBBOCK

25-Ltr.-Einweg-Hobbock



CAPAROL MALERFASS

120-Ltr.-Einweg-Fass





Spezial-Deckel für das 120-Ltr.-Fass
mit C-Rohr-Anschluss und Entlüftungsventil

CAPAROL RECYCLING-CONTAINER

750-Ltr.-Recycling-Container





Für Innenfarben:
mit Kupplung DN50/C (muss separat bestellt werden)

LIEFERANTEN FÜR ZUBEHÖR UND GERÄTE

WERKZEUGE, FENSTERBÄNKE

Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG
Leineweberstraße 4
D-31303 Burgdorf
Tel. 05136 8816 0
Fax 05136 8816 99
www.werkzeuge-dietrich.de

SILO- UND MASCHINENTECHNIK

INOTEC GmbH
Waldshuter Straße 25
79761 Waldshut-Tiengen
Tel. 07741 6805 0
Fax 07741 6805 665
www.inotec-gmbh.com

COLOREXPRESS

Über 45 Jahre Erfahrung in Töninnovation
ColorExpress gewährleistet immer ein erstklassiges Tönerlebnis. Präzision, Reproduzierbarkeit und Farbtonbeständigkeit begeistern Tönmeister, Fachhandwerk und Endverbraucher gleichermaßen – und das aus gutem Grund. Das moderne ColorExpress-Pastensystem verfügt über wasserbasierte und lösemittelhaltige Tönpasten und garantiert immer höchste Premiumqualität für alle Anwendungsbereiche. Für die Abtönung über ColorExpress-Abtönstationen steht ein breitgefächertes Sortiment mit derzeit ca. 150 wasserbasierten sowie ca. 15 lösemittelhaltigen Caparol Produkten zur Verfügung. Abtönbare Produkte sind stets mit dem ColorExpress-Piktogramm gekennzeichnet – auf dem Etikett und auch im Lieferprogramm. Die gemischten Farbtöne sind extrem brillant, hoch wetterbeständig und jederzeit an der ColorExpress-Abtönstation vor Ort reproduzierbar.

Hochwertige Pasten, erstklassiges Tönergebnis – jetzt auch konservierungsmittelfrei
Caparol produziert hochwertige Pasten, die exakt den jeweiligen Ansprüchen des Anwendungsbereiches entsprechen. Die leistungsfähigen, wasserbasierten ColorExpress-Tönpasten werden bei den wasserbasierten ColorExpress-Basen eingesetzt. Bei den lösemittelhaltigen Capalac® Produkten sorgen speziell entwickelte „High-Solid"-Pasten dafür, den anspruchsvollen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Alle ColorExpress-Produkte werden hinsichtlich Farbtonvielfalt und UV-Beständigkeit ständig weiterentwickelt und den Marktbedürfnissen angepasst. Mit Caparol finden Sie einen Partner, der Ihre Kompetenz stets erhöht!

Die Welt der Farbe
ColorExpress ist der Markenname für den professionellen Tönservice von Caparol. Mit der Systemerfahrung von 45 Jahren Töntechnologie bieten die weltweit über 6.000 installierten ColorExpress-Anlagen eine nahezu unbegrenzte Farbtonvielfalt. Der rezeptierte Datensatz von über 9 Millionen Farbtonrezepturen erfüllt auch ausgefallene Farbtonwünsche.

Zweimal jährlich werden mit dem ColorExpress-Update neue und überarbeitete Rezepturen aufgespielt und somit die stets aktuelle Rezeptierung mit einheitlichem Standard über alle Tönstandorte sichergestellt.

Alle Farbtöne werden mit Hilfe moderner Computer- und Anlagentechnik in kürzester Zeit vor Ort und direkt zum Mitnehmen ausgemischt. Auch ganz individuelle Farbtonwünsche sind möglich.

Diese werden an den ColorExpress-Stationen rezeptiert und gespeichert, so dass auch solche Farbtöne jederzeit nachgeliefert werden können.

Bei anspruchsvollen Kundenwünschen steht zudem die coloristische Abteilung von Caparol zur Verfügung, um kundenindividuelle Farbtonausmischungen auf Anfrage zu rezeptieren.

Extrem breite Anwendungsvielfalt
Die sorgfältig aufeinander abgestimmten ColorExpress-Komponenten ermöglichen stets eine extrem breite Vielfalt in der Anwendung. Ob Fassadenfarben, Innenfarben, Außenputze, Bodenbeschichtungen, Betonbeschichtungen,

COLOREXPRESS

Lacke oder Lasuren: Für jeden Einsatzbereich steht eine maßgeschneiderte Abtönlösung zur Verfügung. Mit der ausgereiften ColorExpress-Töntechnologie ist das umfassendste Produktprogramm der Branche in attraktiver Farbtonvielfalt verfügbar, und das seit 45 Jahren:

- Extrem große Farbtonauswahl
- Sehr breite Produkt-Anwendungsvielfalt
- Innovative, perfekt aufeinander abgestimmte Maschinentechnologie
- Ausgereifte Pastensysteme für alle Produktsortimente in Premiumqualität

Bester Service
Neben den technischen Voraussetzungen bietet Caparol einen umfangreichen Service:

- **Flexibel nach Ihrem Bedarf:**
  Die Ausstattung mit Töntechnik wird stets flexibel auf die Bedarfssituation beim Handel angepasst.

- **Neuester Stand der Dosiertechnik:**
  Caparol trägt Sorge dafür, dass die Dosiertechnik immer aktuell den jeweiligen Anforderungen entspricht.

- **Beste Anbindung und Betreuung:**
  - Anerkannt bester Service
  - Flächendeckendes Netz durch deutschlandweites Servicetechnikerteam
  - Telefonhotline zu Rezepturanfragen sowie Hard- und Softwaresupport

Weitere Informationen unter **www.colorexpress.de**

ColorExpress

Rezepturservice
Telefon: 06154 71-71616
E-Mail: soto-anfragen@daw.de

Hard- und Softwaresupport
Telefon: 06154 71-78008
E-Mail: colorexpress@caparol.de



Mischsystem Viba



Digitales Farbmessgerät
ColorReaderPRO



Dosieranlage
E44-PRO

PREISGRUPPENÜBERSICHT IM COLORCUBE

Der ColorCube hält unter **https://colorcube.caparol.de/** alle relevanten Informationen zur Tönbarkeit von Caparol und DISBON Produkten bereit. Zusätzliche Informationen zum empfohlenen Grundiersystem, der Farbtonbeständigkeit und der direkte Link zur jeweiligen technischen Information sind auf Produkt-Ebene im ColorCube ebenfalls verfügbar.

CAPADATA



INTUITIV UND KOSTENSICHER ANBIETEN UND AUSSCHREIBEN

Fühlen Sie sich manchmal überfordert mit immer komplexer werdenden Gewerken oder sind Sie sich unsicher, ob Ihre Textbausteine noch auf dem neuesten Stand sind? Wo finde ich aktuelle Preise für ein stichhaltiges Angebot? Was leistet das Produkt und welche Vorarbeiten muss ich mit ausschreiben? All das sind Fragen, die das Thema Angebot oder Ausschreiben sehr langwierig machen können.

Doch warum kompliziert, wenn es auch einfach geht – mit CAPAdata 2.0!

Die Ausschreibungs- und Informationsplattform beinhaltet neben dialoggeführten LV-Konfiguratoren vorkonfektionierte Systemaufbauten, technische Datenblätter, Richtpreis- und Kalkulationsangaben zu Zeit, Lohn und Material. Zudem bietet sie eine Vielzahl von Gewerken, darunter Maler- und Lackierarbeiten, Fassaden- und Dämmtechnik sowie Bautenschutz.

Mit CAPAdata 2.0 arbeiten Sie sicher und dank Drag & Drop besonders schnell und intuitiv. Ein weiteres Plus: Mit nur einem Klick exportieren Sie Ihre Ergebnisse und können anschließend bequem in Ihrer Handwerker-Software weiterarbeiten.

Nutzen Sie unser kostenfreies Angebot und sparen Sie mit CAPAdata 2.0 viel Zeit bei der Erstellung Ihrer Angebote und Ausschreibungen!

Jetzt CAPAdata 2.0 entdecken:
https://capadata.caparol.de
Kontakt: ausschreiben@daw.de

capadata.caparol.de



Intuitive Bedienung
Per Drag & Drop besonders schnell und intuitiv ausschreiben.



Konfiguratoren
Auch komplexe Gewerke lassen sich mit den dialoggeführten LV-Konfiguratoren sicher und schnell ausschreiben.



Kalkulation
LV-Texte mit Richtpreisen ermöglichen zuverlässige Angebote.

DIE SPECTRUM-FAMILIE

Farbe und Material spielen in der Gestaltung eine wesentliche Rolle. Jeder Farbton wirkt im Zusammenspiel anders, jede Oberfläche schafft eine eigene Atmosphäre. Aber vor allem unsere individuelle Kreativität bringt gute Gestaltung hervor.

Damit der kreative Geist nicht an Grenzen stößt, bietet die SPECTRUM-Familie für jede Gestaltung das passende Werkzeug**: caparol.de/spectrum**











SPECTRUM

Visualisieren wie die Profis – Software für fotorealistische Farb- und Materialgestaltung
Individuelle Gestaltungen werden anhand eigener Fotos und einer großen Bildbibliothek überzeugend visualisiert. Umfassend mit Farbe, Wandtechnik, Bodenbelag und weiteren Oberflächen gestaltet, können Entwürfe gespeichert, gedruckt und präsentiert werden. Hinterlegt in der sicheren SPECTRUM_Cloud, ist der Zugriff auf individuelle Entwürfe mit der Web-Anwendung SPECTRUM jederzeit möglich.
caparol.de/spectrum

SPECTRUM_EXPRESS

Farbgestaltung online – jederzeit kreativ
Die kostenfreie Internetanwendung überzeugt durch eine einfache Bedienung. Anhand eigener Fotos und einer Bildbibliothek werden individuelle Farbentwürfe dargestellt und sicher in der SPECTRUM_Cloud gespeichert. Diese ermöglicht zudem einen Zugriff auf persönliche Gestaltungen aus SPECTRUM und SPECTRUM_mobile. Ob Präsentieren oder Farbideen weiterentwickeln – SPECTRUM bringt Farbgestaltung ins Internet.
spectrum.caparol.io

SPECTRUM_MOBILE APP

Ausgezeichnet – Farbideen einfach visualisieren
Schnell ein Foto machen und Flächen per Fingertipp mit Farbtönen aus verschiedenen Kollektionen gestalten.
Selbst im Live-Video lassen sich zu gestaltende Objekte in Echtzeit einfärben. Komplettiert werden die Möglichkeiten durch den smarten ColorReaderPRO, über den Farbtöne eingelesen und direkt zum Befarben aufgerufen werden.
caparol.de/service/digitaler-service/spectrum-app
caparol.de/colorreaderpro

COLORPICKER I MATERIALSTUDIO

Immer online verfügbar – Farbfächer und Werkstatt digital
Mit Farbtonauswahl, Machbarkeiten, Zoomstufen und mehr haben sich die ColorPicker einen Namen gemacht. Bestellen Sie Farbtonblätter im handlichen DIN A5-Format bequem online – zum Beispiel direkt über den ColorPicker des 3D Systems.

caparol.de/gestaltung/farbtonkollektionen

Das MaterialStudio ist eine digitale Werkstatt: Entsprechend technischen Machbarkeiten werden Untergrund ausgewählt, gewünschtes Material und Oberflächenstruktur definiert und der finale Farbton angeklickt – schon zeigt sich das individuelle Muster, das mit wenigen Klicks online erstellt wird.

materials.caparol.de

CAPAROL KUNDENSERVICECENTER

MITEINANDER. FÜREINANDER.

Von der ersten Idee über die Fertigstellung bis hin zum erfolgreichen Projektabschluss sind wir durch alle Bauphasen hindurch an Ihrer Seite: verlässlich, kompetent, lösungsorientiert und stets offen für Ihre Ideen und Wünsche.

Unser hochmotiviertes und sympathisches Team übernimmt Verantwortung für jede Herausforderung. Damit Sie am Ende genau das Ergebnis erhalten, dass Sie sich wünschen.

Wir sind für Sie erreichbar – nutzen Sie den direkten Draht.
Sie erhalten von uns schnell und verlässlich Informationen rund um Ihre Bestellung.

Sie sind bei uns in guten Händen!



Für Ihre Anfrage rund um Ihre **Bestellungen** nutzen Sie gerne folgende E-Mailadresse: **ServiceOM@daw.de**

Für **kaufmännische Themen** stehen wir Ihnen unter folgender E-Mailadresse zur Verfügung: **csa@daw.de**

Telefonische Erreichbarkeit:

06154 71-71710



CAPAROL KUNDENSERVICECENTER



FARBDESIGNSTUDIO



colored by FARBDESIGNSTUDIO

FARBDESIGNSTUDIO – DER IDEALE PARTNER FÜR PROFESSIONELLE FARBGESTALTUNG

Farben und Oberflächen sind wichtige Aspekte der nachhaltigen Architekturgestaltung – sie wirken zusammen, fördern die Identifikation, sorgen für Orientierung und schaffen eine besondere Atmosphäre. Hochwertige Farbgestaltung ist die Basis für mehr Wohn- und Lebensqualität!

Das Caparol FarbDesignStudio inspiriert, gestaltet und visualisiert. Wir gestalten Architektur mit Farbe und Material und sind Profis für farbgenaue Entwurfsvisualisierung. Farbe ist unsere Leidenschaft! Wir recherchieren und scouten internationale Farbtrends und konzipieren Farbtonkollektionen. In unserer Malerwerkstatt entwickeln wir kreative Oberflächen.

Wir erstellen individuelle Farb- und Materialkonzepte für Fassaden und Innenräume – die Spanne reicht vom Einzelobjekt bis zur Farbmasterplanung ganzer Siedlungen und Städte. Die Konzepte entstehen immer im Dialog mit den Beteiligten. Das Umfeld, die Architektur und ihre Nutzung sowie die praktische Umsetzung behalten wir dabei im Blick – für eine nachhaltige Gestaltung.

Profitieren Sie vom umfassenden Wissen und der langjährigen Erfahrung unseres Teams aus Designer*innen, Architekt*innen und Malermeister*innen – für höchste Entwurfsqualität und Designvielfalt.

Sicherheit bei der Farbauswahl geben auch unsere Beratungsmittel: von Farbkollektionen über Farbkonzeptfächer bis hin zur Gestaltungs- und Visualisierungssoftware SPECTRUM. Unser Expertenwissen geben wir in Vorträgen und Seminaren über die Caparol Akademie weiter an unsere Partner in Handwerk und Architektur. Auf unserer Website www.caparol.de/gestaltung finden Sie unser Leistungsportfolio, Gestaltungsbeispiele in der Rubrik „Architektur und Farbe“ sowie Inspirationen zu wechselnden Farbthemen, die neuesten Trendfarben und vieles mehr.





Beispiele aus unserer Gestaltungspraxis – individuell mit Ihnen abgestimmt

Gerne unterstützen wir Sie persönlich mit unserer professionellen Farbberatung für Ihre Projekte!

Wir bieten verschiedene Serviceleistungen: telefonische Beratung/Videocall, Vor-Ort-Beratung am Objekt, Konzeption mit Farbmustern/Visualisierung als 2D- oder 3D-Darstellung. Kontaktieren Sie uns über Ihren persönlichen Caparol Außendienst-Berater oder direkt:

Telefon: 06154-71 71144 · farbdesignstudio@caparol.de

CAPAROL AKADEMIE





Caparol Webinare



Handwerker-Seminare



Händler-Seminare



Planer und Architekten

CAPAROL AKADEMIE INFORMATIONS- UND SCHULUNGSZENTRUM

Wissen ist Werkzeug! Und wie andere Werkzeuge auch, muss Wissen regelmäßig „gewartet" und auf den aktuellen Stand gebracht werden. Bei der Caparol Akademie füllen wir Ihren Werkzeugkasten wieder auf: **für Handwerker und Fachgroßhandel, für Planer, Architekten und Wohnungswirtschaft.**

CAPAROL AKADEMIE





Gewusst wie:
Praxisschulung im Bereich Fassaden-Dämmtechnik

Caparol Akademie
Haus des Handwerks,
Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-72123
E-Mail:
info@caparol-akademie.de



Mehr Kreativität:
Workshop rund um dekorative Innenwand-Techniken von Caparol



Effizient arbeiten: die nebelarme Spritztechnologie NAST in der Anwendung

Gleich das aktuelle Seminarprogramm ansehen: **caparol.de/service/akademie**

CAPAROL CLUB



VORTEILSPOWER NUR FÜR PROFIS.

Genieße die Vorteile der Caparol Club Mitgliedschaft!
Jetzt registrieren und gleich online im Caparol Club starten:
www.caparol-club.de

CAPAROL CLUB

WIR FEIERN DIE COMMUNITY!

Kommen Sie in den Caparol Club – den Club für echte Profis. Hier wird es bunt, denn die Maler-Profis und Fachhandwerker stehen im Mittelpunkt. Wir belohnen Ihre Treue und Partnerschaft zu Caparol mit coolen Prämien und ganz besonderen Angeboten für Ihren Geschäftserfolg! Bereit für einen neuen Anstrich? Dann herzlich willkommen im Club!

www.caparol-club.de

GANZJÄHRIG PUNKTE SAMMELN.

So einfach geht's: Bei jedem Einkauf PowerPunkte im Caparol Club sammeln – und zwar das ganze Jahr lang.

PUNKTE EINLÖSEN FÜR OBERNICE PRÄMIEN.

Ob Geld-, Sachprämien oder Gutscheine – es warten obernice Prämien von vielen coolen Marken.

EXKLUSIVE UND INDIVIDUALISIERTE PRÄMIEN.


Volle Power für den Erfolg: Mit individualisierten Gerüstplanen und Textilien den eignen Auftritt aufpimpen.


STÄNDIG WECHSELNDE COOLE AKTIONEN.

Bei uns ist immer was los: Jede Menge obernice Aktionen für noch mehr PowerPunkte. Verpass' keine Aktion!


CAPATECT ETIKETTEN-PIKTOGRAMME

Anwendungsbereich


Wand
Außenbereich



Wandfläche
Innen- und Außenbereich



Bodenfläche
Innen- und Außenbereich



Wand- und Deckenfläche
Innenbereich



Bodenfläche
Innenbereich



Deckenfläche
Innenbereich


Bodenfläche
IDS Dach


Erdberührter
Außenwandbereich


Sockel
Außenbereich


Außen


Sockel und Innenwand

Lagerung







Mindesthaltbarkeit in Monaten bzw. Jahren


Lagerbedingung trocken


Lagerbedingung frostfrei



Lagerung vor Sonneneinstrahlung schützen


Lagerung muss eben sein


Verarbeitungsbedingungen


Verarbeitung noch bei starkem Wind



Verarbeitung nicht in der direkten Sonne




Niedrigste Verarbeitungstemperatur




Höchste Verarbeitungstemperatur



max. Luftfeuchte



Belastbar nach



Trocknungszeit


Untergrundreinigung




Niedrigste und höchste Verarbeitungstemperatur




Keine Verwendung auf Kupfer

CAPATECT ETIKETTEN-PIKTOGRAMME


Verbrauch




Verbrauch Kleben im Punkt-Wulst-Verfahren




Verbrauch Kleben vollflächig




Verbrauch Kleben maschinell




Verbrauch Armieren



Verbrauch Armieren maschinell



Verbrauch Oberputz




Verbrauch Oberputz maschinell


Zubereitung



Grundmasse: Pulver in Gewichtsteilen




Grundmasse : Pulver in kg



Trockenmörtel: Wasser in kg zu Liter


Wasserverdünnbar



Verdünnbar mit (max. + %) Wasser



Rührzeit mind. X Min.





Schütteln mind. 10 Sekunden




Schütteln mind. 30x

Sonstiges



Schlagfest



Schlagfestigkeit 12 Joule



HBZ ≥ 20


Staubarm


Schlagregendichtheit




BG1




CAPATECT ETIKETTEN-PIKTOGRAMME


Auftragsverfahren


Mit Traufel auftragen



Mit Kelle auftragen



Mit Zahnkelle auftragen



Mit Kelle oder Traufel auftragen



Verarbeitung im Punkt-Wulst-Verfahren



Strukturieren



Filzen



Schleifen



Streichen, Schlämmen, Bürsten



Rollen


Nassspritzen/Verarbeiten mit Schneckenpumpe



Maschinengängig


Airlessspritzen



Bei der Verarbeitung sind Atemschutz-maßnahmen erforderlich.




Auftragsdicke



Pinsel, Rolle und Spritzapplikation




Pinsel und Rollverarbeitung



Düsengröße und Druck bei Spritz-applikation


Zuschnitt der Leiste


Andrücken der Anputzleiste


Stoßausbildung der Anputzleisten

Werkzeugreinigung


Auswaschbar mit Wasser


Abwaschbar mit Wasser

Allgemeine Hinweise

TI

Bitte unbedingt die aktuelle techn. Information beachten.
Raadpleeg altijd het actueel techn. informatieblad.
Voir obligatoirement la fiche technique actuelle.
Consultare la relativa corrente Scheda Tecnica.
Más información: Información Técnica actual.
Follow the current Technical Information.

Bei Ausführung sind zwingend die Angaben in der Technischen Information zu beachten!

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-71710
E-Mail: info@caparol.de

www.caparol.de

Caparol KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-71710
Telefax 06154 71-71711
E-Mail: ksc@caparol.de

Caparol ColorExpress Rezepturservice

Telefon: 06154 71-71616
E-Mail: soto-anfragen@daw.de

Caparol ColorExpress Hard- und Softwaresupport

Telefon: 06154 71-78008
E-Mail: colorexpress@caparol.de

Caparol FarbDesignStudio

Telefon: 06154 71-71144
Telefax: 06154 71-70532
E-Mail: farbdesignstudio@caparol.de
Telefon-Hotline Spectrum: 0180 5265687
E-Mail: spectrumsupport@caparol.de

Caparol Akademie

Telefon: 0615471-72123
E-Mail: info@caparol-akademie.de

Caparol Club

Telefon: 06154 71-72122
Telefax: 06154 71-970815
E-Mail: club@caparol.de

CP · DG · 08|26 · 2019677

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL