

ÉQUIPEMENTS
HYGIÈNE &
PURIFICATEURS
D'AIR

— jvd.fr

**TECHNO.
DÉCO.
COCORICO.**



MADE IN FRANCE, FABRIQUÉ AVEC RESPONSABILITÉ

Des produits design pour tous les professionnels, éco-conçus et pensés pour durer... Chez JVD, nous aimons prouver chaque jour qu'esthétique, performance et qualité responsable sont parfaitement compatibles. JVD : c'est beau le progrès.

Experts hygiène depuis plus de 35 ans, nous avons développé une compétence unique qui permet de répondre aux contraintes spécifiques de chaque entreprise : grâce à notre bureau d'études et notre équipe R&D intégrés, nous concevons, dessinons, testons et développons des produits qui trouveront leur place exacte dans le lieu, le volume et la surface auxquels ils se destinent. Innovation, design, savoir-faire industriel : nous ne fabriquons que les équipements dont vous avez besoin.



JVD est une entreprise française, leader dans la conception et la fabrication d'équipements et de solutions d'hygiène et d'hôtellerie. Basée à Nantes dans l'Ouest de la France, elle rayonne aujourd'hui dans plus de 100 pays dans le monde.



SHIELD COMPACT® — REF 8 77 2134-BL

PURIFICATEURS D'AIR PROFESSIONNELS

UN STYLE ÉPURÉ, FORCÉMENT

Pour la santé, le confort, mais aussi le plaisir des yeux, nous avons imaginé une gamme de purificateurs d'air professionnels à la technologie brevetée unique. Capables de vous garantir un air parfaitement pur et sain en supprimant l'ensemble des nuisances présentes dans l'air (odeurs, allergènes, polluants et contaminants), ils s'intègrent en beauté dans tous les espaces.

Une gamme de purificateurs d'air dessinée par Ramy Fischler. **Prix Janus de l'Industrie 2021.**


MADE IN FRANCE



SHIELD® — REF 8 77 2127-WH



SHIELD COMPACT® — REF 8 77 2134-WH





COPTAIR — REF 8 11 1168

SÈCHE MAINS

L'EXPÉRIENCE, C'EST TENDANCE

Tous nos sèche-mains bénéficient de l'expérience unique JVD : **30 ans consacrés au développement de solutions** répondant à des exigences techniques complexes, comme le séchage de pièces industrielles ou l'intégration en environnement sévère. C'est pourquoi, au-delà de leur performance, ils consomment très peu d'énergie, sont faciles d'entretien et préservent nos forêts et notre environnement.

MADE IN FRANCE



COPTAIR — REF 8 11 1377



COPTAIR — REF 8 11 1790




COPTAIR — REF 8 11 1167

Conçu et fabriqué en France, le sèche-mains EXP'AIR est un véritable condensé de technologie. Chacun de ses composants a été pensé et choisi pour offrir des performances optimales à tous, y compris les personnes à mobilité réduite et les très jeunes enfants.

MADE IN FRANCE



EXP'AIR — REF 8 11 791



EXP'AIR — REF 8 11 1376

SUP'AIR fresh

Le sèche-mains qui neutralise les mauvaises odeurs.

Première mondiale, cet équipement unique traite et **détruit les mauvaises odeurs** dans les sanitaires à forte fréquentation (restaurants, bars, gares, aéroports...). Véritable atout, il répond aux problématiques des professionnels soucieux de la satisfaction client qui souhaitent opter pour une solution plus économique et plus écologique.

M
A
D
E
I
N
F
R
A
N
C
E



**Ne masque pas
mais neutralise les
mauvaises odeurs**



**Faible
consommation
électrique**



Sans consommable
Supprime l'utilisation de
parfum de synthèse

CARACTÉRISTIQUES

○ Blanc
REF. 8 11 2159

● Gris métallisé
REF. 8 11 2177

● Noir
REF. 8 11 2178

Séchage rapide : 10-15 s • Réglage de la superficie de vos sanitaires : de 10 à 30 m² •
Matériau : ABS dont 25% de plastique recyclé • Indice IK : IK9 • Éclairage de la zone de
séchage • Consommation électrique : 600 W • Alimentation : 220-240V • Fréquence : 50 Hz



DISTRIBUTEURS

LE CHIC D'ÊTRE UNIVERSELS

Tous nos distributeurs, de papiers comme de savons, offrent un design à la fois sobre et contemporain qui laisse la part belle à l'ergonomie. En plus, ils poussent l'élégance jusqu'à être universels en permettant l'utilisation de toutes les marques de consommables.

MADE IN FRANCE



YALISS SAVON INOX — REF 8 44 2104

POUBELLE INOX — REF 8 99 2114

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS YALISS — REF 8 99 2102

DISTRIBUTEUR SAVON YALISS — REF 8 99 2102



YALISS SAVON INOX — REF 8 44 2104



YALISS SAVON — REF 8 44 1765

YALISS ZIG-ZAG — REF 8 99 1792

PURIFICATEURS D'AIR PROFESSIONNELS

PAGES 4 & 5



Shield®

VOTRE BOUCLIER COLLECTIF




CARACTÉRISTIQUES

Surface traitée de 20 m² à 60 m²
 Poids : 8,75 kg
 Surface de traitement : 20 m² - 40 m² - 60 m²
 Mode de traitement : Continu et Boost
 Normes certifiées (traitement de l'air) NF B44-200 - EN1822
 Niveau sonore min / max : 38 / 68 dB
 Alimentation : 200 - 240V
 Puissance max : 85 W
 Consommation énergétique : 0,508 kWh / jour
 Longueur du câble d'alimentation : 2 m

Matière du capot : Acier époxy
 Noir Mat : REF 8 77 2127-BK
 Blanc Crème : REF 8 77 2127-WH
 Vert Malachite : REF 8 77 2127-GR
 Bleu Saphir : REF 8 77 2127-BL
 Bronze : REF 8 77 2127-BR

Débit d'air : 400 m³/h
 Changement de cœur recommandé tous les 3 ans (REF 8 77 2130)

Disponible pour intégration dans logiciel CAO



14



PAGES 4 & 5

Shield®
COMPACT

VOTRE BOUCLIER COLLECTIF




CARACTÉRISTIQUES

Surface traitée jusqu'à 20 m²
 Poids : 819 gr
 Surface de traitement : protection personnelle
 Mode de traitement : Continu et Boost
 Normes certifiées (traitement de l'air) NF B44-200 - EN1822
 Niveau Sonore min / max : 35 dB / 62 db
 Alimentation : 200 - 240V
 Puissance max : 22 W
 Consommation énergétique : 0,091 kWh / jour
 Longueur du câble d'alimentation : 1,50 m

Matière du capot : Aluminium Anodisé
 Noir Mat : REF 8772157-BK
 Blanc Crème : REF 8772157-WH
 Vert Malachite : REF 8772157-GR
 Bleu Saphir : REF 8772157-BL

Le Shield Compact® existe également en version à poser.
 Changement du filtre : au bout de 4 000 heures d'utilisation
 Antivol universel : REF 2 10 20 97

Disponible pour intégration dans logiciel CAO



SÈCHE MAINS

PAGES 10 & 11

SUP'AIR FRESH
ECOCONCEPTION


CARACTÉRISTIQUES

Temps de séchage : 10 à 15 secondes
 Fréquentation : forte
 Niveau sonore : 75 dB

Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
 Éclairage de la zone de séchage
 Puissance nominale : 600 W
 Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
 CE - Classe II - IP24
 Garantie 2 ans

Noir : REF 8 11 2178
 Blanc : REF 8 11 2159
 Gris : REF 8 11 2177

Dim. : L. 215 x H. 292 x P. 193 mm



PAGES 8 & 9

EXP'AIR
ECOCONCEPTION


CARACTÉRISTIQUES

Temps de séchage : 10 à 15 secondes
 Fréquentation : forte
 Niveau sonore : 75 dB

Anti-vandalisme : capot aluminium
 Éclairage de la zone de séchage
 Filtre cuivre bactéricide inclus
 Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
 Puissance nominale : 800 W
 Alimentation : 230 V / 50 Hz
 CE - Classe II - IP44
 Garantie 3 ans

Noir : REF 8 11 1376
 Blanc : REF 8 11 791
 Gris : REF 8 11 822
 Alu poli : REF 8 11 1757

Dim. : L. 343 x H. 430 x P. 237 mm



15

DISTRIBUTEURS



YALISS JUMBO 400




CARACTÉRISTIQUES

Couleur et matière :
 Noir Mat (ABS) : REF 8 99 1764
 Blanc (ABS) : REF 8 99 955
 Inox (Inox 304) : REF 8 99 2103

Capacité :
 1 rouleau 400 m - Ø 295 mm maxi

Mandrin universel
 Visualisation du niveau de papier
 Fermeture sécurisée par clé
 Matériau : Inox 304 (anti-vandalisme) ou ABS
 4 points de fixation

Dim. : L. 290 x H. 350 x P. 115 mm



PAGES 10 & 11

YALISS ZIG-ZAG



CARACTÉRISTIQUES


Couleur et matière :
 Noir mat (ABS) : REF 8 99 1792
 Blanc (ABS) : REF 8 99 880
 Inox (Inox 304) : REF 8 99 2102

Capacité :
 400 à 700 feuilles (adapté aux grands formats d'essuie-mains)

Mandrin universel
 Visualisation du niveau de papier
 Fermeture sécurisée par clé
 Matériau : Inox 304 (anti-vandalisme) ou ABS
 4 points de fixation

Dimensions maxi du format :
 Largeur maxi : 255 mm
 Profondeur : 125 mm

Dim. : L. 255 x H. 355 x P. 126 mm



PAGES 10 & 11

YALISS SAVON AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES


Couleur et matière :
 Noir mat (ABS) : REF 8 44 1765
 Blanc (ABS) : REF 8 44 1448
 Inox (Inox 304) : REF 8 44 2104

Contenance : 1 000 mL

Distributeur à détection automatique des mains
 S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
 Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
 Large ouverture pour visualisation du niveau

Débit : 1 mL par dose (gel)
 Matériau : Inox 304 ou ABS
 Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
 Visualisation du niveau
 Fermeture à clé
 Répond à la démarche HACCP
 Garantie 2 ans

Dim. : L. 140 x H. 300 x P. 102 mm



PAGES 10 & 11

POUBELLE MURALE




CARACTÉRISTIQUES

Inox (Inox 304) : REF 8 99 2114

Capacité : 60 L

Fixation murale
 Facile à nettoyer
 Porte-sac intégré
 Nombre de sac : 1
 Matériau : Inox 304 (anti-vandalisme)

Dim: L. 355 x P. 245 x H. 665 mm





JVD FRANCE
3, rue des Brèches
44 406 REZÉ CEDEX
+33(0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr

