

SEAMLESS KITTED UNIVERSAL




2024 Winner



SEAMLESS KITTED UNIVERSAL

Prêt à révolutionner les installations de panneaux dvLED à verrouillage, le nouveau DS-LEDUNV est véritablement universel et ne ressemble à aucun autre support de l'industrie. La rapidité de livraison et la facilité d'installation sans effort en font le support de choix pour tout projet d'affichage dvLED mural.



Spécifications techniques

Modèles	Largeur du panneau dvLED	Charge	Dimensions (l x h x p)	Contenu de l'emballage
DS-LEDUNV610-4x4	jusqu'à 610mm de large	52lb (23.6kg) par écran	2,438 x VARIE x 70-89mm	Gabarit universel, Plaque murale, Extrusion, Connecteurs à installation rapide, Entretoises et matériel de montage
DS-LEDUNV610-5x5	jusqu'à 610mm de large		3,048 x VARIE x 70-89mm	
DS-LEDUNV610-6x6	jusqu'à 610mm de large		3,658 x VARIE x 70-89mm	
DS-LEDUNV610-8x8	jusqu'à 610mm de large		4,877 x VARIE x 70-89mm	
DS-LEDUNV960-3x3	jusqu'à 960mm de large		2,880 x VARIE x 70-89mm	
DS-LEDUNV960-4x4	jusqu'à 960mm de large		3,840 x VARIE x 70-89mm	
DS-LEDUNV960-5x5	jusqu'à 960mm de large		4,800 x VARIE x 70-89mm	
DS-LEDUNV1220-3x3	jusqu'à 1220mm de large		3,658 x VARIE x 70-89mm	
DS-LEDUNV1220-4x4	jusqu'à 1220mm de large		4,877 x VARIE x 70-89mm	



SEAMLESS KITTED UNIVERSAL

Nouveau

Les modèles DS-LEDUNV 1:1 sont disponibles pour les panneaux LED jusqu'à 610 mm, 960 mm et 1 220mm de large et sont les premiers à disposer d'accessoires universels, compatibles avec la plupart des modules dvLED. Du point de vue de la distribution, cela permet d'uniformiser les coûts d'expédition, que les clients demandent une configuration 4x4, 7x2, 8x8 ou autre.

Pour les architectes et les préconisateurs, les spécifications simples de ce nouveau produit 1:1 facilitent le processus de sélection pour les projets, sans avoir à se préoccuper de la marque, du modèle et de la configuration. Dans la mesure où il s'agit d'un produit universel, une fois les équipes formées, elles peuvent installer n'importe quelle marque de LED de façon précise et efficace.

Sur les modèles 1:1, le nouveau gabarit universel est vendu séparément et est réutilisable. Ce gabarit comporte des broches à espacement standard pour les tailles de module les plus courantes de 240 à 1 000 mm, ce qui évite d'avoir à utiliser des gabarits muraux verticaux. Cela permet une intégration plus rapide grâce à un alignement précis des extrusions horizontales en portrait ou paysage. Si la hauteur du panneau LED est inhabituelle et ne correspond à aucune des broches du gabarit, le pied à coulisse intégré permet de mesurer le cabinet et de régler l'espacement en conséquence.


- **Solution 1 pour 1** - pour faciliter la réalisation de devis et la configuration
- **3 options de taille** - convient à la majorité des marques / modèles dvLED
- **Gabarit personnalisée** - Positionne précisément l'extrusion horizontale
- **Emballage compact** - réduit les frais d'expédition et les problèmes de manutention sur place
- **Assemblage de précision** - garantissent un alignement précis entre les modules




DS-LEDUNVSPACER



DS-LEDUNV610 / 960



DS-LEDUNV1220



DS-LEDUNV610-4x4

Spécifications techniques

Modèles	Largeur du panneau dvLED	Charge	Dimensions (l x h x p)	Contenu de l'emballage
DS-LEDUNV610	jusqu'à 610mm	52lb (23.6kg) par écran	610 x 81 x 70-89mm	Plaque murale, Extrusion, Connecteurs à installation rapide, gabarit et matériel de montage
DS-LEDUNV960	jusqu'à 960mm		960 x 81 x 70-89mm	
DS-LEDUNV1220	jusqu'à 1220mm		1220 x 81 x 70-89mm	
DS-LEDUNVSPACER	N/A	N/A	1187 x 104 x 81mm	Gabarit universel (la paire), outils
DS-LEDUNVEC3X3	Embouts pour extrusion 30x30 (la paire)			
DS-LEDUNVWP	Plaque murale réglable (pour 610 & 960 1:1 modèles dans l'application à une seule colonne)			



SEAMLESS KITTED UNIVERSAL

Fonctionnalités clés

Réutilisable, Universel et Breveté

Positionne précisément l'extrusion horizontale pour installer le panneau LED en orientation Portrait ou Paysage. Inclut également des pieds à coulisse intégrés pour mesurer les tailles de panneaux non standards et peut être réutilisé pour d'autres installations.

Évolutif et configurable

Les modèles DS-LEDUNV sont disponibles en 610 mm de large, 960 mm de large et 1220 mm de large. La conception en kit permet une reconfiguration beaucoup plus aisée en cas de modification des exigences du projet, et son universalité signifie qu'une fois l'équipe d'installation formée, elle peut installer n'importe quelle marque de LED compatible de manière précise et efficace.

Ajustement triaxial

Besoin de compenser les imperfections d'un mur ? Nous avons une solution pour vous. L'ajustement en profondeur (axe Z) est une considération importante pour un aspect lisse, et le DS-LEDUNV offre une flexibilité exceptionnelle de 20 mm (+/- 10 mm). Le réglage fin des axes X et Y détermine les mouvements horizontaux et verticaux des panneaux, afin d'assurer un ajustement précis sans perte de pixels.

Connecteur à installation rapide

Les connecteurs à installation rapide rendent ce système véritablement universel, contrairement aux autres supports du marché. Incontournables pour la fixation simple et rapide des panneaux dvLED sur la structure, ces connecteurs permettent également le réglage sur l'axe Y (hauteur), afin de simplifier le processus d'installation, du début à la fin.

Kit de carénage disponible en option

Ajoutez une dernière touche à votre installation de mur vidéo dvLED en ajoutant le kit de carénage universel DS-LEDTK SEAMLESS.

Un emballage plus léger et plus écologique

Un emballage condensé jusqu'à 50 % réduit l'impact sur l'environnement tout en diminuant les coûts d'expédition et l'espace d'entreposage.

Nouveau





SEAMLESS KITTED UNIVERSAL

Marques de panneaux dvLED compatibles*

Abysen

AOTO

BARCO

BOE

CHKISTIE

dahua
TECHNOLOGY

DAKTRONICS

FABULUX LED

HIKVISION

Hisense

INFILED

Jupiter

JUST VIDEO WALLS

LEYARD
PLANAR

LG Business Solutions

LinsnLED

MAXHUB

PHILIPS

QST
Quality Systems Technology

SAMSUNG

SHARP / NEC

SNA DISPLAYS

SONY

Unilumin

VESTEL

**Veuillez contacter un représentant commercial Peerless-AV® pour obtenir la liste la plus récente de modèles de panneaux dvLED compatibles.*

Pour plus d'informations, voir peerless-av.com/SEAMLESS

Également disponible...

SEAMLESS KITTED⁺


Gamme adaptable de sous-structures de montage dvLED

Pour toute application où l'installation murale n'est pas envisageable, la gamme Kittéd+ offre un large choix d'options (autoportante / chariot mobile / a visser / sol-mur / sol-plafond) pour supporter en toute sécurité un mur vidéo dvLED ou un kit écran tout-en-un.


DS-LEDKMT Models - Chariot Mobile




DS-LEDKFS Models - Autoportant




DS-LEDKBD Models - A Visser



DS-LEDKFW Models - Sol/Mur



DS-LEDKFC Models - Sol/Plafond



+44 (0)1923 200 100
sales@peerless-av.co.uk
www.peerless-av.com

peerless-AV[®]
Driving Technology Through Innovation

© 2024 Peerless Industries, Inc. Tous droits réservés. E&OE

Peerless-AV s'efforce constamment de développer de nouveaux produits et d'améliorer les produits existants. Nous nous réservons donc le droit de modifier ou de réviser les conceptions, les spécifications et les numéros de modèle des produits sans préavis. Toutes les marques, les noms de produits et les slogans sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.