

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.
INDOOR
OUTDOOR
LIGHT
PRODUKTPORTFOLIO 25
Licht für Gebäude, Wege und Parkplätze


TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT















TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT steht für den einfachsten und sichersten Weg zu einer maßgeschneiderten, energieeffizienten und zukunftsfähigen Lichtlösung. Im dynamischen und zunehmend komplexer werdenden Lichtmarkt erhält der Kunde die beste Beratung, eine optimale Orientierung und das perfekte Licht.

Um diesen Anspruch sicherzustellen, greift TRILUX auf ein breites Portfolio an Technologien und Services sowie leistungsfähige Partner und Unternehmen der TRILUX Gruppe zurück. Der Lichtspezialist kombiniert Einzelkomponenten zu maßgeschneiderten Komplettlösungen – immer perfekt auf die Kundenbedürfnisse und das Einsatzgebiet abgestimmt. So lassen sich auch komplexe und umfangreiche Projekte schnell und einfach aus einer Hand realisieren.

Im Sinne von SIMPLIFY YOUR LIGHT stehen dabei neben der Qualität und Effizienz immer die Planungs-, Installations- und Anwenderfreundlichkeit der Lösungen für den Kunden im Vordergrund.

www.trilux.com

INHALT INDOOR


010
Onplana

016
Inplana



022
Sonnos


030
Inperla Ligra G2


038
Inperla Ligra Plus


046
Amatris G4


052
Aviella


088 | **Stromschiene Rail/Zubehör**


126 | **Stromschiene Nordic/Zubehör**


132 | **Lightpanel / Lightpanel ConVision®**


138
Idesto Track


142
Grado/Grado Twin


146
B.Veo Track


152
Canilo/Canilo Plus


160
Kalo/Kalo Plus


166
Taro Mini Track


212
Belviso C


218
Creavo

240
Arimo Fit


300
Belviso D


304
Creavo D


310
Arimo Fit D


320
So-Tube G3

326
Lunexo D


330
Luceos


384
Olisq


464
Polaron IQ H


468
Parelia


472
So-Tube H


474
Lunexo H



478
Creavo H



484
Luceos H

486
Opendo H


494
Solvan Flow H


504 | **Varisto/ Varisto Square**


578
Tugra


630
Duroxo G2


634
Nextrema G3


646
Aragon Fit


674
Oleveon Fit


688
Deveo Fit


694
Fidesca-PM G4

Downlights und Einbaustrahler


058 **Agira Plus**


062 **B.Veo On**


066 **Lenty**


070 **Quira/Quira Plus**


078 **Toko/Toko Plus**


084 **Sistema Compact**

Stromschienensystem Rail (STUCCHI)


098 **Linell**


106 | **Lightpanel Convision®**


110 | **Lenty Mini/ Lenty Track**


116 **Sonnos**


120 **In.Vola**

124 **Much Moon**

Stromschienensystem Nordic


170 | **Lenty Mini /Lenty Track / Lenty Plus Track**


180 | **Yuvio Twin/ Yuvio Track**


186 **In.Vola**


189 **Juno**


192 **Limba**

196 **Much Moon**

Multivariable Systeme


198 **Yonos**


206 **Finea**

Einbauleuchten


264 **Valineo G4**

268 **Siella**


272 **Opendo C**


280 **Solvan Flow C**



292 **4401**


296 **Idesto**


Anbauleuchten


342 **Opendo D**


354 **Solvan Flow D**


366 **3331 G2**

372 **Siella G5 D**


376 **Atirion**


380 **Montigo**

Wand- und Deckenleuchten


424 **Mondia G3**


434 **Polaron IQ**

442 **Solegra**


448 **Acuro**


454 **665**


458 **Sanesca**

Hängeleuchten


510 **In.Vola**


514 | **Loreto / Loreto Square**

520 **Much Moon**


524 **Canilo/Canilo Plus**


526 **Juno**


528 **Limba**

Stand- und Tischleuchten


530 **Bicult**


536 **Cultega**


542 **Luceos S**


550 **Tago S**


554 **Eralia**


Lichtbandleuchten


558 **E-Line Pro**


568 **E-Line**

Leuchten höherer Schutzart


700 **Fidesca-SD G4**


708 **Fidesca-BS**


714 **Kratex**


719 **Strongex G2**


722 **Orex**


728 **Acquex**

Ballwurfsichere Leuchten

732 **Actison Fit**


738 **Mirona Fit Sport**


Hallenleuchten


742 **Mirona Fit**


754 **Mirona Fit R**


760 **Ondo G3**

Ersatzwannen Tragprofile & Tragschienen


764 **Ersatzwannen**


768 **Tragprofile**

Lichtmanagement


772 | **Lichtmanage-ment Indoor**

INHALT GEBÄUDENAHES LICHT


848
Osido


850
Skeo Q-WD


856
Skeo R


862
Skeo Z


866
8841W


870
Invego

INHALT GEBÄUDENAHES LICHT

Bodeneinbauleuchten


796
Lutera


804
Altigo G2

Strahler


808
Faciella


818
Faciella Slim


824
Skeo Q-S

Pollerleuchten


828
8841


834
Skeo Q-B

Lichtstelen


838
ConStela 19


842
8841 LS

Wand- und Deckenleuchten


876
Pareda Slim


880
Skeo Pura


884
Skeo Square


888
Skeo Circ


892
Inveria


898
Altigo WD

Scheinwerfer


906
Lumena Plus

Mastleuchten


908
Lumega IQ N


910
Jovie


914
Lumantix

Lichtmanagement


916
LiveLink Outdoor



Rail >> 88




Olisq >> 384



Tugra >> 578



E-Line Pro >> 558



Yonos >> 198




Lumantix >> 914



LiveLink >> 772



Osido >> 848



ONPLANA. EINE AUSSTRAHLUNG, DIE BEGEISTERT.

- Große Variantenvielfalt von je drei Baugrößen und der Option der Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- Die Leuchte erreicht über ein separates Zubehör eine Schutzart von IP54
- Das optische System mit Diffusorscheibe und Mikroprismatik sorgt für homogenes, blendfreies Licht und maximalen Sehkomfort

www.trilux.com/onplana

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/onplana



Schlichtweg schön – die flexiblen Anpassungskünstler

Onplana

Montageart
Anbau und Pendel

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung

Bauform
rund

Baugrößen
234 mm, 316 mm, 445 mm

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
1.100 – 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L85 = 50.000 h
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig (auf Anfrage)

Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Dichtungen
Seilaufhängungen und Netzzuleitungen


IP40



IP54 für Deckenmontage


ONPLANA D07





Flächige Anbau-Downlights in Bauform D07 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Onplana D07 CDP19 1000-830···01**	64 575···	**···51**	**···40**	1.100 lm	9	1,7
Onplana D07 CDP19 1000-840···01	64 573···	**···51**	**···40**	1.100 lm	9	1,7
Leuchtenkörper anthrazit, LED						
Onplana D07 CDP19 1000-830···26	64 576···	**···51**	**···40**	1.100 lm	9	1,7
Onplana D07 CDP19 1000-840···26	64 574···	**···51**	**···40**	1.100 lm	9	1,7

• IK06 650 °C

Flächige Anbau-Downlights in Bauform D07 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Onplana D07 OTA25 1000-830···01**	64 571···	**···51**	**···40**	1.200 lm	9	1,6
Onplana D07 OTA25 1000-840···01	64 569···	**···51**	**···40**	1.300 lm	9	1,6
Onplana D07 OTA25 2000-830···01	64 579···	**···51**	**···40**	2.000 lm	16	1,6
Onplana D07 OTA25 2000-840···01	64 577···	**···51**	**···40**	2.100 lm	16	1,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED						
Onplana D07 OTA25 1000-830···26	64 572···	**···51**	**···40**	1.200 lm	9	1,6
Onplana D07 OTA25 1000-840···26	64 570···	**···51**	**···40**	1.300 lm	9	1,6
Onplana D07 OTA25 2000-830···26	64 580···	**···51**	**···40**	2.000 lm	16	1,6
Onplana D07 OTA25 2000-840···26	64 578···	**···51**	**···40**	2.100 lm	16	1,6

• IK06 650 °C

ONPLANA D09






Flächige Anbau-Downlights in Bauform D09 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Onplana D09 CDP19 2000-830···01**	64 587···	**···51**	**···40**	1.700 lm	15	2,6
Onplana D09 CDP19 2000-840···01	64 585···	**···51**	**···40**	1.800 lm	15	2,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED						
Onplana D09 CDP19 2000-830···26	64 588···	**···51**	**···40**	1.700 lm	15	2,6
Onplana D09 CDP19 2000-840···26	64 586···	**···51**	**···40**	1.800 lm	15	2,6

• IK06 650 °C




Flächige Anbau-Downlights in Bauform D09 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Onplana D09 OTA25 3000-8TW···01**	79 343···	**···62**			3.000 lm	25	2,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
Onplana D09 OTA22 2000-830···01	64 583···		**···51**	**···40**	1.900 lm	15	2,4
Onplana D09 OTA22 2000-840···01	64 581···		**···51**	**···40**	2.000 lm	15	2,4
Onplana D09 OTA25 3000-830···01	64 591···		**···51**	**···40**	3.000 lm	23	2,4
Onplana D09 OTA25 3000-840···01	64 589···		**···51**	**···40**	3.100 lm	23	2,4
Leuchtenkörper anthrazit, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
Onplana D09 OTA25 3000-8TW···26	79 322···	**···62**			3.000 lm	25	2,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED							
Onplana D09 OTA22 2000-830···26	64 584···		**···51**	**···40**	1.900 lm	15	2,4
Onplana D09 OTA22 2000-840···26	64 582···		**···51**	**···40**	2.000 lm	15	2,4
Onplana D09 OTA25 3000-830···26	64 592···		**···51**	**···40**	3.000 lm	23	2,4
Onplana D09 OTA25 3000-840···26	64 590···		**···51**	**···40**	3.100 lm	23	2,4

• IK06 650 °C




ONPLANA D11





Flächige Anbau-Downlights in Bauform D11 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und Blendungsbegrenzung UGR < 19

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Onplana D11 CDP19 4000-8TW···01**	79 346···	**···62**			4.000 lm	33	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
Onplana D11 CDP19 3000-830···01	69 819···			**···40**	2.800 lm	23	4,6
Onplana D11 CDP19 3000-840···01	69 818···			**···40**	2.900 lm	23	4,6
Onplana D11 CDP19 4000-830···01	69 823···		**···51**	**···40**	3.600 lm	29	4,6
Onplana D11 CDP19 4000-840···01	69 822···		**···51**	**···40**	3.800 lm	29	4,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
Onplana D11 CDP19 4000-8TW···26	79 353···	**···62**			4.000 lm	33	4,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED							
Onplana D11 CDP19 3000-830···26	69 833···			**···40**	2.800 lm	23	4,6
Onplana D11 CDP19 3000-840···26	69 832···			**···40**	2.900 lm	23	4,6
Onplana D11 CDP19 4000-830···26	69 837···		**···51**	**···40**	3.600 lm	29	4,6
Onplana D11 CDP19 4000-840···26	69 836···		**···51**	**···40**	3.800 lm	29	4,6

• IK06 650 °C

Flächige Anbau-Downlights in Bauform D11 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe

IP40



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Onplana D11 OTA25 4000-8TW···01**	79 342···	**···62**			4.000 lm	32	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
Onplana D11 OTA22 3000-830···01	69 817···			**···40**	2.900 lm	23	4,6
Onplana D11 OTA22 3000-840···01	69 816···			**···40**	3.000 lm	23	4,6
Onplana D11 OTA22 4000-830···01	69 821···			**···40**	3.700 lm	30	4,6
Onplana D11 OTA22 4000-840···01	69 820···			**···40**	3.900 lm	30	4,6
Onplana D11 OTA25 5000-830···01	69 825···		**···51**	**···40**	4.700 lm	35	4,6
Onplana D11 OTA25 5000-840···01	69 824···		**···51**	**···40**	5.000 lm	35	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Onplana D11 OTA22 3000-840···EB3 01	69 828···			**···40**	3.000 lm	26	4,6
Onplana D11 OTA25 3000-830···EB3 01	69 829···			**···40**	2.900 lm	26	4,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
Onplana D11 OTA25 4000-8TW···26	79 321···	**···62**			4.000 lm	32	4,6

Leuchtenkörper anthrazit, LED						
Onplana D11 OTA22 3000-830···26	69 831···		**···40**	2.900 lm	23	4,6
Onplana D11 OTA22 3000-840···26	69 830···		**···40**	3.000 lm	23	4,6
Onplana D11 OTA22 4000-830···26	69 835···		**···40**	3.700 lm	30	4,6
Onplana D11 OTA22 4000-840···26	69 834···		**···40**	3.900 lm	30	4,6
Onplana D11 OTA25 5000-830···26	69 839···	**···51**	**···40**	4.700 lm	39	4,6
Onplana D11 OTA25 5000-840···26	69 838···	**···51**	**···40**	5.000 lm	39	4,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Onplana D11 OTA25 3000-830···EB3 26	69 843···		**···40**	2.900 lm	26	4,6
Onplana D11 OTA25 3000-840···EB3 26	69 842···		**···40**	3.000 lm	26	4,6

• IK06 650 °C

Dichtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Onplana D07 ZIP54 01	69 756 00	Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau, für Onplana D07	0,8
Onplana D09 ZIP54 01	69 757 00	Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau, für Onplana D09	0,9
Onplana D11 ZIP54 01	69 876 00	Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau, für Onplana D11	1,3

Seilaufhängungen und Netzzuleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Onplana D07 ZS 3075/2000 01	68 216 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose, für Onplana D07···ET···	0,8
Onplana D07 ZS 5075/2000 01	68 217 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose, für Onplana D07···ETDD···	0,8
Onplana D09 ZS 3075/2000 01	68 218 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose, für Onplana D09···ET···	0,9
Onplana D09 ZS 5075/2000 01	68 219 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose, für Onplana D09···ETDD···	0,9
Onplana D11 ZS 3075/2000 01	69 844 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose, für Onplana D11···ET···	1,3
Onplana D11 ZS 5075/2000 01	69 845 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose, für Onplana D11···ETDD···	1,3



INPLANA. EINE AUSSTRAHLUNG, DIE BEGEISTERT.

- Große Variantenvielfalt von je drei Baugrößen und der Option der Decken- oder Wandmontage
- Raumseitige Schutzart von IP54
- Das optische System mit Diffusorscheibe und Mikroprismatik sorgt für homogenes, blendfreies Licht und maximalen Sehkomfort

www.trilux.com/inplana

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/inplana



Inplana

Montageart
Einbau

Montageort
Decke mit Einbauöffnung
Decke mit Eingießgehäuse
Decke mit Paneelsystem
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene

Bauform
rund

Baugrößen
215 mm, 300 mm, 425 mm

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
1.000 – 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L85 = 50.000 h
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden


Zubehör
Beton-Eingießgehäuse
Einbaukassetten für Paneeldecken
Einbaurahmen
Montageplatten


IP20



Einzigartige Optik für maximalen Sehkomfort


INPLANA C07





Flächige Einbau-Downlights in Bauform C07 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Inplana C07 CDP19 1000-830···01**	64 549···	**···51**		**···40**	1.000 lm	9	1,1
Inplana C07 CDP19 1000-840···01	64 548···	**···51**		**···40**	1.100 lm	9	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Inplana C07 CDP19 1000-830···+CAS 01	83 875···		**···63**		950 lm	9	1,1
Inplana C07 CDP19 1000-840···+CAS 01	83 876···		**···63**		1.000 lm	9	1,1

• IK06 650 °C

Flächige Einbau-Downlights in Bauform C07 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe


IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Inplana C07 OTA25 2000-8TW···01**	79 338···	**···62**				1.900 lm	18	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Inplana C07 OTA25 2000-8TW···+CAS 01	83 891···			**···63**		2.000 lm	18	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED								
Inplana C07 OTA22 1000-830···01	64 547···		**···51**		**···40**	1.200 lm	9	0,9
Inplana C07 OTA22 1000-840···01	64 546···		**···51**		**···40**	1.200 lm	9	0,9
Inplana C07 OTA25 2000-830···01	64 551···		**···51**		**···40**	1.900 lm	16	0,9
Inplana C07 OTA25 2000-840···01	64 550···		**···51**		**···40**	2.000 lm	16	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Inplana C07 OTA22 1000-830···+CAS 01	83 877···			**···63**		950 lm	9	1,1
Inplana C07 OTA22 1000-840···+CAS 01	83 878···			**···63**		1.000 lm	9	1,1
Inplana C07 OTA25 2000-830···+CAS 01	83 879···			**···63**		1.900 lm	16	1,1
Inplana C07 OTA25 2000-840···+CAS 01	83 880···			**···63**		2.000 lm	16	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Inplana C07 OTA25 2000-830···EB3 01	66 889···				**···40**	1.900 lm	19	1,3
Inplana C07 OTA25 2000-840···EB3 01	66 888···				**···40**	2.000 lm	19	1,3

• IK06 650 °C

INPLANA C09






Flächige Einbau-Downlights in Bauform C09 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Inplana C09 CDP19 2000-830···01**	64 555···	**···51**		**···40**	1.700 lm	15	1,7
Inplana C09 CDP19 2000-840···01	64 554···	**···51**		**···40**	1.800 lm	15	1,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Inplana C09 CDP19 2000-830···+CAS 01	83 881···		**···63**		1.900 lm	15	1,7
Inplana C09 CDP19 2000-840···+CAS 01	83 882···		**···63**		2.000 lm	15	1,7

• IK06 650 °C




Flächige Einbau-Downlights in Bauform C09 mit transluzenter PMMA Abdeckscheibe


IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Inplana C09 OTA25 3000-8TW···01**	79 341···	**···62**				3.000 lm	25	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Inplana C09 OTA25 3000-8TW···+CAS 01	83 892···			**···63**		3.000 lm	25	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Inplana C09 OTA22 2000-830···01	64 553···		**···51**		**···40**	1.900 lm	15	1,4
Inplana C09 OTA22 2000-840···01	64 552···		**···51**		**···40**	2.000 lm	15	1,4
Inplana C09 OTA25 3000-830···01	64 557···		**···51**		**···40**	3.000 lm	24	1,4
Inplana C09 OTA25 3000-840···01	64 556···		**···51**		**···40**	3.100 lm	24	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Inplana C09 OTA22 2000-830···+CAS 01	83 883···			**···63**		1.900 lm	15	1,4
Inplana C09 OTA22 2000-840···+CAS 01	83 884···			**···63**		2.000 lm	15	1,4
Inplana C09 OTA25 3000-830···+CAS 01	83 885···			**···63**		2.900 lm	24	1,4
Inplana C09 OTA25 3000-840···+CAS 01	83 886···			**···63**		3.000 lm	24	1,4

• IK06 650 °C




INPLANA C11





Flächige Einbau-Downlights in Bauform C11 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und Blendungsbegrenzung UGR < 19

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Inplana C11 CDP19 4000-8TW···01**	79 344···	**···62**				4.000 lm	33	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Inplana C11 CDP19 4000-8TW···+CAS 01	83 893···			**···63**		4.000 lm	38	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Inplana C11 CDP19 3000-830···01	69 802···				**···40**	2.800 lm	23	2,5
Inplana C11 CDP19 3000-840···01	69 801···				**···40**	2.900 lm	23	2,5
Inplana C11 CDP19 4000-830···01	69 806···		**···51**		**···40**	3.600 lm	30	2,5
Inplana C11 CDP19 4000-840···01	69 805···		**···51**		**···40**	3.800 lm	30	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Inplana C11 CDP19 4000-830···+CAS 01	83 887···			**···63**		3.800 lm	30	2,5
Inplana C11 CDP19 4000-840···+CAS 01	83 888···			**···63**		4.000 lm	30	2,5

• IK06 650 °C

Flächige Einbau-Downlights in Bauform C11 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Inplana C11 OTA22 4000-8TW···01**	79 337···	**···62**				4.000 lm	32	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Inplana C11 OTA22 4000-8TW···+CAS 01	83 894···			**···63**		4.000 lm	38	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Inplana C11 OTA22 3000-830···01	69 800···				**···40**	2.900 lm	23	2,5
Inplana C11 OTA22 3000-840···01	69 799···				**···40**	3.000 lm	23	2,5
Inplana C11 OTA22 4000-830···01	69 804···				**···40**	3.700 lm	30	2,5
Inplana C11 OTA22 4000-840···01	69 803···				**···40**	3.900 lm	30	2,5
Inplana C11 OTA25 5000-830···01	69 808···		**···51**		**···40**	4.700 lm	38	2,5
Inplana C11 OTA25 5000-840···01	69 807···		**···51**		**···40**	5.000 lm	38	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Inplana C11 OTA25 5000-830···+CAS 01	83 889···			**···63**		4.800 lm	38	2,5
Inplana C11 OTA25 5000-840···+CAS 01	83 890···			**···63**		5.000 lm	38	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Inplana C11 OTA25 3000-830···EB3 01	69 812···				**···40**	2.900 lm	26	2,8
Inplana C11 OTA25 3000-840···EB3 01	69 811···				**···40**	3.000 lm	26	2,8


• IK06 650 °C

Beton-Eingießgehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 BE	64 560 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	4,3
Inplana C09 BE	64 565 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	5,2
Inplana C11 BE	69 813 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	4,9

Einbaukassetten für Paneeldecken




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 MP 300	64 561 00	Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100	1,6
Inplana C09 MP 400	64 566 00	Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100	2,3

Einbaurahmen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 ZPF-T	64 558 00	Inplana C07 Einputzrahmen	1,0
Inplana C07 ZPF-T WR	64 559 00	Inplana C07 Einputzrahmen mit weißem Reflektor	1,3
Inplana C09 ZPF-T	64 564 00	Inplana C09 Einputzrahmen	1,4

Montageplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 MP 600	64 562 00	Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlights in Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,1
Inplana C07 MP 625	64 563 00	Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlights in Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,2
Inplana C09 MP 600	64 567 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,1
Inplana C09 MP 625	64 568 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,2
Inplana C11 MP 600	69 814 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,0
Inplana C11 MP 625	69 815 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,0

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

SYSTEM

SONNOS

EINE FAMILIE. EINE GESTALTUNGS-WELT. ALLE FREIHEITEN.

- Extrem vielseitige Downlight-Familie mit durchgängig einheitlicher Formensprache
- Variantenreicher Modulbaukasten mit breiter Auswahl an Formen, Größen, Optiken, Lichtstärken und Lichtfarben
- Exzellente Lichtqualität mit TRILUX ConVision® Technologie
- Standardmäßig ausgerüstet für intelligentes Lichtmanagement
- Durchdachtes Zubehör für die Sanierung
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner



Weitere Produktinformationen finden Sie unter **www.trilux.com/sonnos**

Sonnos

Montageart
Einbauleuchte mit Rand, Einbauleuchte randlos, Deckenanbauleuchte, Hängeleuchte mit Deckenbaldachin, Rail Stromschienen-adapter, Yonos und E-Line Module

Bauformen
rund
quadratisch

Baugrößen
45 mm (ab 2025), 68 mm, 100 mm, 150 mm, 210 mm

Montageort
Decke mit Einbauöffnung, Decke mit Eingießgehäuse, Decke ohne Einbauöffnung

Optisches System
Collimator-/Linsentechnologie (ConVision®)

Reflektor (Limiter)
Hochglänzend, satiniert, weiß, schwarz, gold

Leuchtentyp
Downlight, Richtstrahler, Wallwasher

Abstrahlcharakteristik
spot (12°), medium-flood (24°), flood (36°), very wide flood (60°), extreme wide flood (80°), wallwasher

Leuchtenlichtstrom
500 – 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
2.700 K
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K
Dim to warm (100% = 2.700 K, 1% = 1.700 K)

Lebensdauer
L90 (tq25 °C) = 50.000 h
L80 (tq25 °C) = 100.000 h

Rahmenfarbe/Gehäusefarbe
weiß (ähnlich RAL 9016), silbergrau (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)
Weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
LiveLink ready
Monitoring ready (MOR) (auf Anfrage)
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Abdeckungen, Beton-Eingießgehäuse, Montageplatten, Sanierungsplatten, Einputzrahmen

Gestalterische Kompatibilität
Lichtkanalsystem Finea (siehe Seite 206), Bürobeleuchtungssystem Yonos (siehe Seite 198), 230V Schienensystem Rail (siehe Seite 88)


IP20 IP44 IP54








SONNOS-KONFIGURATOR

JETZT SCHNELL UND EINFACH PLANEN!



IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL

Start der individuellen Konfiguration!

SCHRITTE		AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
Leuchtentyp	**3**	
Montageart	**4**	
Farben	**3**	
Ausstrahlwinkel	**6**	
Form	**2**	
Größen (Deckenausschnitte)	**5**	
Lichtfarben	**7**	
Lichtstrom	**7**	
Schaltungsarten	**4**	ET, ETDD, ETDD8, ETBLE
Reflektorfarben	**5**	
Anschluss	**4**	**Klemme, 3pol-Stecker, 5pol-Stecker, 3+2pol-Stecker**
UGR	**2**	UGR19, UGR22
Abhängung	**5**	**Deckenbaldachin mit Textilleitung, Rail Stromschienenadapter mit Textilleitung, Deckenbaldachin mit Stahlseil und transparenter Leitung, E-Line Adapter mit Textilleitung, Yonos Adapter mit Textilleitung**
Zusatzmodule	**1**	**Notlicht**

Ready! Nach der Konfiguration stehen sämtliche Daten direkt zum Download bereit.

www.trilux.com/sonnos-configurator

SYSTEMHIGHLIGHTS

Höchste Lichtqualität
Weniger Streulicht, weniger Blendeffekte – Sonnos Leuchten mit ConVision® Technologie erzeugen ein gerichtetes, angenehmes Licht für Flächen und Objekte in neuer Plastizität. Das optische System besteht aus zwei exakt aufeinander abgestimmten Elementen: der Linse zur Lichtlenkung sowie dem Limiter zur Begrenzung der direkten Blendung. Die lichtstreuenden Kugelkalotten im Zentrum der Linse sind nach dem Vorbild der Natur in einer Fibonacci-Struktur angeordnet. So entsteht maximale Lichtqualität im Raum, höchster Sehkomfort für den Menschen.



Modular aufgebaut, reparierbar und plastikfrei verpackt
Modularität ist eine wichtige Voraussetzung für die Reparatur- und Kreislauffähigkeit von Produkten. Schon jetzt sind Sonnos Leuchten so konzipiert, dass einzelne Komponenten ausgetauscht werden können. Am Ende des Produktlebenszyklus können die Leuchten in ihre Einzelbestandteile zerlegt und in die Wertschöpfungskette zurückgeführt werden. Zudem sind Sonnos Leuchten plastikfrei verpackt. Großverpackungen sind auf Anfrage erhältlich.



MADE IN GERMANY

SANIERUNGSÜBERSICHT


IDEAL FÜR DIE SANIERUNG

Die Leuchtenfamilie Sonnos ist ideal geeignet für die Sanierung von Altanlagen. Bereits vorhandene Deckenausschnitte sind dabei kein Problem.
Mit einem Sanierungsring kann der Durchmesser der Leuchte auf die passende Größe erweitert werden.
Sonnos Downlights und Strahler sind BEG-förderfähig.






Deckenausschnitt rund	Einbautiefe	Sonnos Typ	TK	Zubehör (rund)	TOC
68 (+2*) mm					
70 - 80 (+2*) mm	≥ 110 mm	Sonnos RC1	102 847 73	SNS RC01 KP drm 80 01	81 840 00
70 - 95 (+2*) mm			101 796 61	SNS RC01 SP drm 95	71 897 00
100 (+2*) mm					
102 - 120 (+2*) mm	≥ 98 mm (TW 120 mm)	Sonnos RC3	102 847 74	SNS RC03 KP drm 120 01	81 841 00
102 - 145 (+2*) mm			101 796 66	SNS RC03 SP drm 145	71 902 00
150 (+2*) mm					
152 - 180 (+2*) mm	≥ 133 mm	Sonnos RC5	102 847 75	SNS RC05 KP drm 180 01	81 842 00
152 - 205 (+2*) mm			101 796 69	SNS RC05 SP drm 205	71 905 00
210 (+2*) mm					
212 - 240 (+2*) mm	≥ 130 mm	Sonnos RC7	102 847 76	SNS RC07 KP drm 240 01	81 843 00
212 - 285 (+2*) mm			101 796 76	SNS RC07 SP drm 280	71 912 00
212 - 340 (+2*) mm			102 847 72	SNS RC07 SP drm 340 01	81 839 00



Deckenausschnitt quadratisch	Einbautiefe	Sonnos Typ	TK	Zubehör (quadratisch)	TOC
68 (+2*) mm	≥ 110 mm	Sonnos QC1			
80 (+2*) mm			102 847 77	SNS QC01 KP DA 80x80 01	81 844 00
100 (+2*) mm					
102 - 120 (+2*) mm	≥ 98 mm (TW 120 mm)	Sonnos QC3	102 847 78	SNS QC03 KP DA 120x120 01	81 845 00
102 - 145 (+2*) mm			102 847 69	SNS QC03 SP DA 145x145 01	81 836 00
150 (+2*) mm					
152 - 180 (+2*) mm	≥ 133 mm	Sonnos QC5	102 847 79	SNS QC05 KP DA 180x180 01	81 846 00
152 - 205 (+2*) mm			102 847 70	SNS QC05 SP DA 205x205 01	81 837 00
210 (+2*) mm					
212 - 240 (+2*) mm	≥ 130 mm	Sonnos QC7	102 847 80	SNS QC07 KP DA 240x240 01	81 847 00
212 - 285 (+2*) mm			102 847 71	SNS QC07 SP DA 285x285 01	81 838 00

*Toleranzgrenze nach oben / Weitere Größen auf Anfrage. Zubehör in Farbe weiß (RAL 9016), weitere Farben auf Anfrage.



Planungsvielfalt für vertikale und horizontale Flächen

Sonnos bietet hochwertiges Licht für Projekte in Büros und öffentlichen Gebäuden. Verschiedene Abstrahlcharakteristiken, Leuchtenlichtströme und Lichtfarben ermöglichen eine individuelle, auf die jeweilige Beleuchtungsaufgabe bezogene Planung bei gleichbleibender Materialität und Formensprache. Sämtliche Varianten lassen sich wunderbar in einem Projekt kombinieren.

DOWNLIGHTS UND STRAHLER

	COBs							Richtstrahler			Spots		
Deckenausschnitt [mm]	Hohe Farbwiedergabequalität 2700 K, CRI90	Hohe Farbwiedergabequalität 3000 K, CRI90	Hohe Effizienz 3000 K, CRI80	Hohe Farbwiedergabequalität 4000 K, CRI90	Hohe Effizienz 4000 K, CRI80	Tunable White 2700 – 6500 K, CRI80	Dim2Warm 2700 – 1800 K, CRI 90	spot 12° Richtstrahler	medium flood 24° Richtstrahler	flood 36° Richtstrahler	spot 12° fix	medium flood 24° fix	flood 36° fix
45	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	●○●●● kein D2W	–	–	●○●●● keine quadratischen Varianten
68	✓	✓	–	✓	–	–	✓ Einbau (450 lm)	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●●
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Einbau	✓ Einbau (1000 lm)	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●●
150	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Einbau	–	–	●○●●	●○●●	–	●○●●	●○●●
210	–	✓	✓	✓	✓	✓ Einbau	–	–	–	–	–	–	–

Weitere Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage
Sanierungszubehör siehe Sanierungsübersicht

● schwarz ○ weiß ● satiniert ● hochglänzend ● gold ⁘ Anbau- und Hängeleuchten

Projektspezifische Lösungen
Sonnos Pendelleuchten passen sich individuellen Wünschen, architektonischen Stilen oder umgebenden Farbkonzepten an. Auf Wunsch lassen sich Gehäuse, Limiter, Textilkabel und Deckenbaldachin farblich individuell gestalten.



Datenstand: 01.11.2024

Downlights		Wandfluter	Installationsvarianten				Lichttechnik		Elektronik		
			Planerische Freiräume								
very wide flood 60°	extreme wide flood 80°	wallwasher	Einputz-ring	Ring/ Rahmen	Anbau-gehäuse	Hänge-gehäuse	Flux [lm]	UGR 19	DALI	Casambi / LiveLink ONE®	Notlicht EB3
–	–	–	keine randlose Montage	01, 03, 05	Keine Anbau-leuchte	Keine Pendel-leuchte	450	✓	✓	–	–
●○●●●	–	–	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	500	✓	✓	✓	–
							800	✓			
●○●●●	–	●○●●●	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	800	✓	✓	✓	✓
							1400	✓			
●○●●	●○●● kein 2700K	●○●● keine 2600 lm	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	1400	✓	✓	✓	✓
					keine 2600 lm	keine 2600 lm	2000	✓			
							2600	✓			
●○●●	●○●●	●○●● keine 5000 lm	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	1400	✓	✓	✓	✓
							2600	✓			
					keine 5000 lm	keine 5000 lm	3800	✓			
							5000	–			

01 weiß 03 silber 05 schwarz
Weitere Farben auf Anfrage



INPERLA LIGRA G2. DOWNLIGHTS MIT FORMAT UND GRÖSSE.

- Downlight für einen Deckenausschnitt von 210- 225 mm mit hochglänzendem oder facettiertem Reflektor aus eloxiertem Aluminium
- Anwendung für Büros. Blendungsbegrenzung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- Breitstrahlende Optik für große Abstände und die Einsparung von Leuchten insbesondere in Fluren. Für eine besondere Lichtwirkung sind Abdeckungen, Ringe und Zylinder separat bestellbar
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Zubehör für größere Deckenausschnitte bis 260 mm verfügbar

www.trilux.com/inperla-ligra

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/inperla-ligra





Inperla Ligra G2

Montageart
Einbau

Montageort
Decke mit Einbauöffnung
Decke mit Eingießgehäuse
Decke mit Paneelsystem
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene

Bauform
rund

Baugröße
210 mm

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
900 – 4.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L85 = 50.000 h
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß
silbergrau

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Dekor-Abdeckungen
Dekor-Abdeckungen (IP54) aus Glas
Dekor-Ringe
Dekor-Zylinder
Einbaukassetten für Paneeldecken
Montageplatten
Sanierungsplatten

IP20


INPERLA LIGRA G2 C07





Einbau-Downlights in Bauform C07
mit Facettenreflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 19 (BR19)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaL G2 C07 BR19 1000-830···01**	68 653···	**···51**	**···40**	900 lm	9	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 1000-840···01	68 654···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 1800-830···01	68 669···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 1800-840···01	68 670···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 2700-830···01	68 685···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 2700-840···01	68 686···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaL G2 C07 BR19 1000-830···03	68 651···	**···51**	**···40**	900 lm	9	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 1000-840···03	68 652···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 1800-830···03	68 667···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 1800-840···03	68 668···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 2700-830···03	68 683···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,0
InperlaL G2 C07 BR19 2700-840···03	68 684···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,0

• IK03 850 °C

Einbau-Downlights in Bauform C07
mit Facettenreflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 22 (BR22)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaL G2 C07 BR22 1800-830···01**	68 661···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 BR22 1800-840···01	68 662···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 BR22 2700-830···01	68 681···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,0
InperlaL G2 C07 BR22 2700-840···01	68 682···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
InperlaL G2 C07 BR22 1800-830···EB3 01	68 663···	**···51**	**···40**	1.700 lm	21	2,4
InperlaL G2 C07 BR22 1800-840···EB3 01	68 664···	**···51**	**···40**	1.800 lm	21	2,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaL G2 C07 BR22 1800-830···03	68 659···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 BR22 1800-840···03	68 660···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 BR22 2700-830···03	68 679···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,0
InperlaL G2 C07 BR22 2700-840···03	68 680···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,0

• IK03 850 °C

Einbau-Downlights in Bauform C07
mit Facettenreflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 22 (BR22) und hohem Lichtstrom

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaL G2 C07 BR22 3800-830···01**	68 697···	**···51**	**···40**	3.500 lm	39	1,3
InperlaL G2 C07 BR22 3800-840···01	68 698···	**···51**	**···40**	3.700 lm	39	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaL G2 C07 BR22 3800-830···03	68 695···	**···51**	**···40**	3.500 lm	39	1,3
InperlaL G2 C07 BR22 3800-840···03	68 696···	**···51**	**···40**	3.700 lm	39	1,3

• IK03 850 °C

Einbau-Downlights in Bauform C07
mit Facettenreflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 25 (BR25)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaL G2 C07 BR25 4700-830···01**	68 705···	**···51**	**···40**	4.200 lm	48	1,3
InperlaL G2 C07 BR25 4700-840···01	68 706···	**···51**	**···40**	4.400 lm	48	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaL G2 C07 BR25 4700-830···03	68 703···	**···51**	**···40**	4.200 lm	48	1,3
InperlaL G2 C07 BR25 4700-840···03	68 704···	**···51**	**···40**	4.400 lm	48	1,3

• IK03 850 °C


INPERLA LIGRA G2 C07





Einbau-Downlights in Bauform C07
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 19 (HR19)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **InperlaL G2 C07 HR19 1800-8TW ETDD 01**	69 753···	**···51**		1.800 lm	23	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED						
InperlaL G2 C07 HR19 1000-830···01	68 657···	**···51**	**···40**	900 lm	9	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 1000-840···01	68 658···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 1800-830···01	68 677···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 1800-840···01	68 678···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 2700-830···01	68 693···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 2700-840···01	68 694···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaL G2 C07 HR19 1000-830···03	68 655···	**···51**	**···40**	900 lm	9	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 1000-840···03	68 656···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 1800-830···03	68 675···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 1800-840···03	68 676···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 2700-830···03	68 691···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,0
InperlaL G2 C07 HR19 2700-840···03	68 692···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,0

• IK03 850 °C

Einbau-Downlights in Bauform C07
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 22 (HR22)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaL G2 C07 HR22 1800-830···01**	68 673···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 HR22 1800-840···01	68 674···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 HR22 2700-830···01	68 689···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,0
InperlaL G2 C07 HR22 2700-840···01	68 690···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaL G2 C07 HR22 1800-830···03	68 671···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 HR22 1800-840···03	68 672···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,0
InperlaL G2 C07 HR22 2700-830···03	68 687···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,0
InperlaL G2 C07 HR22 2700-840···03	68 688···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,0

• IK03 850 °C

Einbau-Downlights in Bauform C07
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 22 (HR22) und hohem Lichtstrom

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaL G2 C07 HR22 3800-830···01**	68 701···	**···51**	**···40**	3.500 lm	39	1,3
InperlaL G2 C07 HR22 3800-840···01	68 702···	**···51**	**···40**	3.700 lm	39	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaL G2 C07 HR22 3800-830···03	68 699···	**···51**	**···40**	3.500 lm	39	1,3
InperlaL G2 C07 HR22 3800-840···03	68 700···	**···51**	**···40**	3.700 lm	39	1,3

• IK03 850 °C

Einbau-Downlights in Bauform C07
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 25 (HR25)

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaL G2 C07 HR25 4700-830···01**	68 709···	**···51**	**···40**	4.200 lm	48	1,3
InperlaL G2 C07 HR25 4700-840···01	68 710···	**···51**	**···40**	4.400 lm	48	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaL G2 C07 HR25 4700-830···03	68 707···	**···51**	**···40**	4.200 lm	48	1,3
InperlaL G2 C07 HR25 4700-840···03	68 708···	**···51**	**···40**	4.400 lm	48	1,3

• IK03 850 °C

Dekor-Abdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C07 RD-PC	68 715 00	Dekoratives Zubehör für InperlaL C07	0,1

Dekor-Abdeckungen (IP54) aus Glas



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C07 DA 01	68 711 00	Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Mit weißem Dekorring.	0,4
InperlaL C07 DA 03	68 712 00	Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Mit silbergrauem Dekorring.	0,4
InperlaL C07 DA-M 01	68 713 00	Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Mit weißem Dekorring. Abdeckung aus satiniertem Glas.	0,4
InperlaL C07 DA-M 03	68 714 00	Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Mit silbergrauem Dekorring. Abdeckung aus satiniertem Glas.	0,4

Dekor-Ringe




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C07 RG-PC	68 716 00	Dekoratives Zubehör für InperlaL C07	0,1

Dekor-Zylinder




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C07 ZN-PC	68 717 00	Dekoratives Zubehör für InperlaL C07	0,1

Einbaukassetten für Paneeldecken



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inperla C07 MP 400	68 718 00	Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100	2,3

Montageplatten




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inperla C2 MP 625	52 013 00	Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten im Systemmaß 625 mm	2,3

Sanierungsplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C07 SP drm260	68 722 00	Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Farbe weiß. Für Deckenausschnitte Ø 230 - 260 mm.	0,1





INPERLA LIGRA PLUS. LICHT EINER NEUEN LIGA.

- Mit verschiedenen Ausstrahlcharakteristika, drei Lichtstrompaketen und verschiedenen Designanmutungen ist die Inperla Ligra Plus die ideale Lösung für die Beleuchtungsansprüche in nahezu jedem Bürobereich
- Die hohe Schutzart von IP54 mit Staub- und Spritzwasserresistenz erweitert das Einsatzspektrum zusätzlich
- Eine breitstrahlende Optik, begrenzte Leuchtdichten und eine hohe Entblendung sorgen für ein angenehmes Lichtempfinden und höchsten Sehkomfort

www.trilux.com/inperla-ligra-plus

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/inperla-ligra-plus

Inperla Ligra Plus

Montageart
Einbau

Montageort
Decke mit Einbauöffnung
Decke mit Eingießgehäuse
Decke mit Paneelsystem
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene

Bauform
rund

Baugröße
140 mm

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
1.000 – 2.700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L85 = 50.000 h
L80 = 70.000 h


Leuchtenfarbe
weiß
silbergrau

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Beton-Eingießgehäuse
Dekor-Abdeckungen
Dekor-Abdeckungen (IP54) aus Glas
Dekor-Ringe
Dekor-Zylinder
Einbaukassetten für Paneeldecken
Montageplatten
Sanierungsplatten

IP20 IP54



Lichttechnische und dekorative Zubehöre




Sanierung

INPERLA LIGRA PLUS C05








Einbau-Downlights in Bauform C05
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 19 (HR19)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaLP C05 HR19 1000-830···01**	63 561···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 HR19 1000-840···01	63 562···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 HR19 1800-830···01	63 577···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,3
InperlaLP C05 HR19 1800-840···01	63 578···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,3
InperlaLP C05 HR19 1800-930···01	65 291···	**···51**	**···40**	1.700 lm	19	1,3
InperlaLP C05 HR19 1800-940···01	65 292···	**···51**	**···40**	1.800 lm	19	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaLP C05 HR19 1000-830···03	63 559···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 HR19 1000-840···03	63 560···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 HR19 1800-830···03	63 575···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,3
InperlaLP C05 HR19 1800-840···03	63 576···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,3

• IK06 650 °C



Einbau-Downlights in Bauform C05
mit Facettenreflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 19 (BR19)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaLP C05 BR19 1000-830···01**	63 553···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 BR19 1000-840···01	63 554···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 BR19 1800-830···01	63 569···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,3
InperlaLP C05 BR19 1800-840···01	63 570···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaLP C05 BR19 1000-830···03	63 551···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 BR19 1000-840···03	63 552···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 BR19 1800-830···03	63 567···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,3
InperlaLP C05 BR19 1800-840···03	63 568···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,3


• IK06 650 °C



INPERLA LIGRA PLUS C05








Einbau-Downlights in Bauform C05
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 22 (HR22)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaLP C05 HR22 1000-830···01**	63 557···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 HR22 1000-840···01	63 558···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 HR22 1800-830···01	63 573···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,3
InperlaLP C05 HR22 1800-840···01	63 574···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,3
InperlaLP C05 HR22 1800-930···01	65 289···	**···51**	**···40**	1.700 lm	19	1,3
InperlaLP C05 HR22 1800-940···01	65 290···	**···51**	**···40**	1.800 lm	19	1,3
InperlaLP C05 HR22 2700-830···01	63 605···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,3
InperlaLP C05 HR22 2700-840···01	63 606···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaLP C05 HR22 1000-830···03	63 555···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 HR22 1000-840···03	63 556···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 HR22 1800-830···03	63 571···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,3
InperlaLP C05 HR22 1800-840···03	63 572···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,3
InperlaLP C05 HR22 2700-830···03	63 603···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,3
InperlaLP C05 HR22 2700-840···03	63 604···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,3

• IK06 650 °C




Einbau-Downlights in Bauform C05
mit Facettenreflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 22 (BR22)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaLP C05 BR22 1000-830···01**	63 549···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 BR22 1000-840···01	63 550···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 BR22 1800-830···01	63 565···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,3
InperlaLP C05 BR22 1800-840···01	63 566···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,3
InperlaLP C05 BR22 2700-830···01	63 597···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,3
InperlaLP C05 BR22 2700-840···01	63 598···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaLP C05 BR22 1000-830···03	63 547···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 BR22 1000-840···03	63 548···	**···51**	**···40**	1.000 lm	9	1,3
InperlaLP C05 BR22 1800-830···03	63 563···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	1,3
InperlaLP C05 BR22 1800-840···03	63 564···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	1,3
InperlaLP C05 BR22 2700-830···03	63 595···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,3
InperlaLP C05 BR22 2700-840···03	63 596···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,3


• IK06 650 °C



INPERLA LIGRA PLUS C05







Einbau-Downlights in Bauform C05
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 25 (HR25)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaLP C05 HR25 2700-830···01**	63 602···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,3
InperlaLP C05 HR25 2700-840···01	63 601···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaLP C05 HR25 2700-830···03	63 599···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,3
InperlaLP C05 HR25 2700-840···03	63 600···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,3

• IK06 650 °C




Einbau-Downlights in Bauform C05
mit Facettenreflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 25 (BR25)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **InperlaLP C05 BR25 2700-830···01**	63 594···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,3
InperlaLP C05 BR25 2700-840···01	63 593···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
InperlaLP C05 BR25 2700-830···03	63 591···	**···51**	**···40**	2.600 lm	25	1,3
InperlaLP C05 BR25 2700-840···03	63 592···	**···51**	**···40**	2.700 lm	25	1,3


• IK06 650 °C




INPERLA LIGRA PLUS C05



mit Notlichtbaustein



mit erhöhter Schutzart




Einbau-Downlights in Bauform C05
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 22 (HR22) und Notlichtbaustein

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
• **InperlaLP C05 HR22 1800-830···EB3 01**	63 590···	**···51**	**···40**	1.700 lm	21	2,8
InperlaLP C05 HR22 1800-840···EB3 01	63 589···	**···51**	**···40**	1.800 lm	21	2,8
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
InperlaLP C05 HR22 1800-830···EB3 03	63 587···	**···51**	**···40**	1.700 lm	21	2,8
InperlaLP C05 HR22 1800-840···EB3 03	63 588···	**···51**	**···40**	1.800 lm	21	2,8

• IK06 650 °C




Einbau-Downlights in Bauform C05
mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 22 (HR22) und erhöhter Schutzart

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit erhöhter Schutzart						
• **InperlaLP C05 HR22 IP 1800-830···01**	63 581···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	2,8
InperlaLP C05 HR22 IP 1800-840···01	63 582···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	2,8
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit erhöhter Schutzart						
InperlaLP C05 HR22 IP 1800-830···03	63 579···	**···51**	**···40**	1.700 lm	16	2,8
InperlaLP C05 HR22 IP 1800-840···03	63 580···	**···51**	**···40**	1.800 lm	16	2,8

• IK06 650 °C



Beton-Eingießgehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C05 BE	60 677 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	2,6

Dekor-Abdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C05 RD-PC	60 199 00	Dekoratives Zubehör für Inperla Ligra LED, rundes Einbau-Downlight Ø 150mm	0,1

Dekor-Abdeckungen (IP54) aus Glas



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C05 DA 01	60 195 00	Dekoratives Zubehör für Inperla Ligra LED, rundes Einbau-Downlight Ø 150mm. Mit weißem Dekorring.	0,3
InperlaL C05 DA 03	60 196 00	Dekoratives Zubehör für Inperla Ligra LED, rundes Einbau-Downlight Ø 150mm. Mit silbergrauem Dekorring.	0,3
InperlaL C05 DA-M 01	60 197 00	Dekoratives Zubehör für Inperla Ligra LED, rundes Einbau-Downlight Ø 150mm. Mit weißem Dekorring. Abdeckung aus satiniertem Glas	0,3
InperlaL C05 DA-M 03	60 198 00	Dekoratives Zubehör für Inperla Ligra LED, rundes Einbau-Downlight Ø 150mm. Mit silbergrauem Dekorring. Abdeckung aus satiniertem Glas	0,3

Dekor-Ringe



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C05 RG-PC	60 200 00	Dekoratives Zubehör für Inperla Ligra LED, rundes Einbau-Downlight Ø 150mm	0,1

Dekor-Zylinder




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C05 ZN-PC	60 201 00	Dekoratives Zubehör für Inperla Ligra LED, rundes Einbau-Downlight Ø 150mm	0,1

Einbaukassetten für Paneeldecken



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C05 MP 300	60 600 00	Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100	2,8

Montageplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C05 MP 600	60 604 00	Montageplatte im Systemmaß 600. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt.	2,4
InperlaL C05 MP 625	60 602 00	Montageplatte im Systemmaß 625. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt.	2,5

Sanierungsplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
InperlaL C05 SP 160	60 679 00	Sanierungsplatte zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Farbe weiß. Für Deckenausschnitte Ø 150 - 160 mm.	0,1
InperlaL C05 SP 220	60 680 00	Sanierungsplatte zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Farbe weiß. Für Deckenausschnitte Ø 170 - 220 mm.	0,8
InperlaL C05 SP 260	60 681 00	Sanierungsplatte zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Farbe weiß. Für Deckenausschnitte Ø 230 - 260 mm.	1,2



AMATRIS G4. EINFACH, FLEXIBEL UND SCHNELL.

- Einbaudownlight mit niedrigem Energieverbrauch
- Werkzeugloser Einbau durch Schnellmontagefedern
- Kleine Baugröße in zeitgemäßem Design
- Wandlungsfähig durch verschiedene Ankleidungen

www.trilux.com/amatris

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/amatris



Amatris G4

Montageart
Einbau

Montageort
Decke mit Einbauöffnung

Bauform
quadratisch (ab 2025: 68 mm, 80 mm)
rund

Baugrößen
68 mm (ab 2025), 80 mm (ab 2025), 120 mm,
200 mm

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
1.400 – 2.600 lm
Multilumen

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zubehör
Dekor-Abdeckungen
Dekor-Ringe
Einbaukassetten für Paneeldecken
Ersatzteile
Montageplatten
Netzweiterleitungsboxen
Sanierungsplatten


IP20



AMATRIS G4 C04








Einbau-Downlights in Bauform C04 mit hochglänzendem Reflektor und Blendungsbegrenzung UGR < 19 (HR19)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
• **Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-840···01**	84 341···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.000	11,5 - 16	0,5
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-830···01	84 342···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.000	11,5 - 16	0,5

• IK03 650 °C




Einbau-Downlights in Bauform C04 mit hochglänzendem Reflektor (HR)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
• **Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-840···01**	83 818···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.000	11,5 - 16	0,5
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830···01	83 819···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.000	11,5 - 16	0,5

• IK03 650 °C




Einbau-Downlights in Bauform C04 mit weißem Reflektor (WR)

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
• **Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840···01**	83 820···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.000	11,5 - 16	0,5
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-830···01	83 821···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.000	11,5 - 16	0,5


• IK03 650 °C



AMATRIS G4 C07








Einbau-Downlights in Bauform C07 mit hochglänzendem Reflektor (HR)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
• **Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-840···01**	83 822···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.600	11,5 - 20	0,8
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830···01	83 823···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.600	11,5 - 20	0,8

• IK03 650 °C




Einbau-Downlights in Bauform C07 mit weißem Reflektor (WR)


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
• **Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840···01**	83 824···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.600	11,5 - 20	0,8
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-830···01	83 825···	**···51**	**···40**	1.400 - 2.600	11,5 - 20	0,8

• IK03 650 °C



Abdeckungen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris G4 C04 AI-PC IP54	84 586 00	Satinierte PC-Abdeckscheibe mit Innenwölbung. Sorgt für raumseitige Schutzart IP54.	0,1
Amatris G4 C07 AI-PC IP54	84 587 00	Satinierte PC-Abdeckscheibe mit Innenwölbung. Sorgt für raumseitige Schutzart IP54.	0,1

Dekor-Ringe



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris G4 C04 RK-PC	84 592 00	Satinierter, konischer PC-Dekorring. Für Amatris C04 Downlight G4.	0,1
Amatris G4 C07 RK-PC	84 593 00	Satinierter, konischer PC-Dekorring. Für Amatris C07 Downlight G4.	0,1

Einbaukassetten für Paneeldecken




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris C04 MP 300 D120	73 846 00	Montagezubehör für Amatris Downlight Ø 138 mm. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt.	2,4

Ersatzteile

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris G4 C04 HR Refl	84 598 00	Ersatzreflektor für Downlight Amatris G4 C04···	0,1
Amatris G4 C04 WR Refl	84 599 00	Ersatzreflektor für Downlight Amatris G4 C04···	0,1
Amatris G4 C07 HR Refl	84 600 00	Ersatzreflektor für Downlight Amatris G4 C07···	0,1
Amatris G4 C07 WR Refl	84 601 00	Ersatzreflektor für Downlight Amatris G4 C07···	0,1

Montageplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris C04 MP 625	73 847 00	Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlights in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Modulmaß 625.	2,5

Sanierungsplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris G4 C04 SP 140 01	84 582 00	Sanierungsplatte für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen. Für Deckenausschnitte Ø 121- 140 mm.	0,1
Amatris G4 C04 SP 220 01	84 583 00	Sanierungsplatte für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen. Für Deckenausschnitte Ø 121 - 220 mm.	0,7
Amatris G4 C04 SP 260 01	84 584 00	Sanierungsplatte für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen. Für Deckenausschnitte Ø 150 - 260 mm.	1,1
Amatris G4 C07 SP 280 01	84 585 00	Sanierungsplatte für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen. Für Deckenausschnitte Ø 240 - 280 mm.	0,7






AVIELLA. SCHLANKER EINSTIEG IN FLÄCHIGES LICHT.

- Gleichmäßiges flächiges Licht durch sichtbare Lichtaustrittsfläche
- Fügt sich dank weißem Einbauring optisch dezent in funktionale Bereiche ein
- Optimale Sanierungslösung für abgehängte Decken mit geringem Zwischenraum
- Einbau- und Anbauleuchten in einheitlichem Design

www.trilux.com/aviella

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/aviella





Aviella

Montageart
Anbau
Einbau

Montageort
Decke mit Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung

Bauform
rund

Baugrößen
Einbau: 68 mm, 160 mm, 220 mm, 280 mm
Anbau: 180 mm, 240 mm, 300 mm

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
450 – 2.750 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zubehör
Netzweiterleitungsboxen


IP20 IP40

AVIELLA C01/C05






Bauform C01



Bauform C05




Flächige Einbau-Downlights in Bauform C01 mit opaler Abdeckung

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Aviella C01 OA 400-830···01**	68 646···	**···40**	450 lm	8	0,2
Aviella C01 OA 400-840···01	68 645···	**···40**	450 lm	8	0,2

• IK05 650 °C




Flächige Einbau-Downlights in Bauform C05 mit opaler Abdeckung


IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Aviella C05 OA 1200-830···01**	68 648···	**···51**	**···40**	1.300 lm	15	0,4
Aviella C05 OA 1200-840···01	68 647···	**···51**	**···40**	1.300 lm	15	0,4

• IK05 650 °C




AVIELLA C07/C09






Bauform C07



Bauform C09




Flächige Einbau-Downlights in Bauform C07 mit opaler Abdeckung

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Aviella C07 OA 2000-830···01**	68 650···	**···51**	**···40**	1.800 lm	24	0,8
Aviella C07 OA 2000-840···01	68 649···	**···51**	**···40**	2.000 lm	24	0,8

• IK05 650 °C




Flächige Einbau-Downlights in Bauform C09 mit opaler Abdeckung

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Aviella C09 OA 2600-830···01**	75 711···	**···51**	**···40**	2.550 lm	30	0,9
Aviella C09 OA 2600-840···01	75 710···	**···51**	**···40**	2.750 lm	30	0,9

• IK05 650 °C




AVIELLA D05-D07










Flächige Anbau-Downlights in Bauform D05 mit opaler Abdeckung

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Aviella D05 OA 1200-830···01**	79 575···	**···51**	**···40**	1.300 lm	15	0,7
Aviella D05 OA 1200-840···01	79 574···	**···51**	**···40**	1.300 lm	15	0,7

• IK05 650 °C




Flächige Anbau-Downlights in Bauform D07 mit opaler Abdeckung

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Aviella D07 OA 2000-830···01**	79 577···	**···51**	**···40**	1.800 lm	24	1,1
Aviella D07 OA 2000-840···01	79 576···	**···51**	**···40**	2.000 lm	24	1,1

• IK05 650 °C




Flächige Anbau-Downlights in Bauform D09 mit opaler Abdeckung

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Aviella D09 OA 2600-830···01**	79 579···	**···51**	**···40**	2.550 lm	30	1,4
Aviella D09 OA 2600-840···01	79 578···	**···51**	**···40**	2.750 lm	30	1,4

• IK05 650 °C



Netzweiterleitungsboxen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZLTA 325 SKII	65 350 00	Netzweiterleitungsbox für Downlights. Für Aviella ···ET···	0,1
ZLTA 525 SKII	65 351 00	Netzweiterleitungsbox für Downlights. Für Aviella ···ETDD···	0,1





AGIRA PLUS. KRAFTVOLLER DREH IN DER DECKE.

- Leistungsstarke Einbauleuchte für Retail-Anwendungen
- Dreh- und schwenkbar ohne Verschattung des Einbaurings
- Effiziente Lichttechnik, mit Lichtströmen bis zu 7.000 lm auch für hohe Räume
- Einfache, werkzeuglose Montage mit sanierungsfreundlicher 175 mm Einbauöffnung
- Alle Weißlichtfarben und Speziallichtfarben verfügbar, optional auch Tunable White und Tunable Meat mit variabler Farbtemperatur
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless

www.trilux.com/agira-plus

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/agira-plus

AGIRA PLUS

EINBAUSTRAHLER





Agira Plus

Montageart
Einbau

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm - 7.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Meat (M)
Meat + Fish (M+F)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20


AGIRA PLUS





Einbauleuchte mit flexibler Bauform zum Ein- und Ausschwenken mit Ausstrahlcharakteristik Flood (FL)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
AgiraP G2 RF-FL 30-8TW M73···01	98 774···	**···62**				3.155 lm	31	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-FL 30-8TW M73···01	98 775···			**···63**		3.155 lm	31	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour								
AgiraP G2 RF-FL 40-BC M51···01	98 619···				**···40**	3.595 lm	40	1,3
AgiraP G2 RF-FL 40-BC M51···01	98 620···		**···51**			3.595 lm	40	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White								
AgiraP G2 RF-FL 50-EW M50···01	98 606···				**···40**	4.575 lm	40	1,3
AgiraP G2 RF-FL 60-EW M50···01	98 602···				**···40**	5.805 lm	54	1,3
AgiraP G2 RF-FL 60-EW M50···01	98 603···		**···51**			5.805 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
AgiraP G2 RF-FL 50-830 M41···01	98 574···				**···40**	4.715 lm	34	1,3
AgiraP G2 RF-FL 50-830 M41···01	98 629···		**···51**			4.715 lm	34	1,5
AgiraP G2 RF-FL 70-830 M41···01	98 570···				**···40**	6.820 lm	54	1,3
AgiraP G2 RF-FL 70-830 M41···01	98 571···		**···51**			6.820 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
AgiraP G2 RF-FL 50-840 M43···01	98 590···				**···40**	4.980 lm	34	1,3
AgiraP G2 RF-FL 50-840 M43···01	98 633···		**···51**			4.980 lm	34	1,5
AgiraP G2 RF-FL 70-840 M43···01	98 586···				**···40**	7.200 lm	54	1,3
AgiraP G2 RF-FL 70-840 M43···01	98 587···		**···51**			7.200 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-FL 40-BC M51···01	98 621···			**···63**		3.595 lm	40	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-FL 50-EW M50···01	98 607···			**···63**		4.575 lm	40	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-FL 50-830 M41···01	98 575···			**···63**		4.715 lm	34	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-FL 50-840 M43···01	98 591···			**···63**		4.980 lm	34	1,3


Das gesamte Agira Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Einbauleuchte mit flexibler Bauform zum Ein- und Ausschwenken mit Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
AgiraP G2 RF-MF 30-8TW M73···01	98 772···	**···62**				3.165 lm	31	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-MF 30-8TW M73···01	98 773···			**···63**		3.165 lm	31	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour								
AgiraP G2 RF-MF 40-BC M51···01	98 616···				**···40**	3.590 lm	40	1,3
AgiraP G2 RF-MF 40-BC M51···01	98 617···		**···51**			3.590 lm	40	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White								
AgiraP G2 RF-MF 50-EW M50···01	98 604···				**···40**	4.575 lm	40	1,3
AgiraP G2 RF-MF 60-EW M50···01	98 600···				**···40**	5.800 lm	54	1,3
AgiraP G2 RF-MF 60-EW M50···01	98 601···		**···51**			5.800 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
AgiraP G2 RF-MF 50-830 M41···01	98 572···				**···40**	4.710 lm	34	1,3
AgiraP G2 RF-MF 50-830 M41···01	98 628···		**···51**			4.710 lm	34	1,5
AgiraP G2 RF-MF 70-830 M41···01	98 568···				**···40**	6.815 lm	54	1,3
AgiraP G2 RF-MF 70-830 M41···01	98 569···		**···51**			6.815 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
AgiraP G2 RF-MF 50-840 M43···01	98 588···				**···40**	4.975 lm	34	1,3
AgiraP G2 RF-MF 50-840 M43···01	98 632···		**···51**			4.975 lm	34	1,5
AgiraP G2 RF-MF 70-840 M43···01	98 584···				**···40**	7.195 lm	54	1,3
AgiraP G2 RF-MF 70-840 M43···01	98 585···		**···51**			7.195 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-MF 40-BC M51···01	98 618···			**···63**		3.590 lm	40	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-MF 50-EW M50···01	98 605···			**···63**		4.575 lm	40	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-MF 50-830 M41···01	98 573···			**···63**		4.710 lm	34	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
AgiraP G2 RF-MF 50-840 M43···01	98 589···			**···63**		4.975 lm	34	1,3



B.VEO ON. WENIGER IST MEHR.

- Zurückhaltendes Deckenlayout, Halbeinbauleuchte im zylindrischen Design
- In sechs Weißlichtfarben: 2.700 K - 4.000 K, Brilliant Colour, Efficient White, Efficient Cool sowie Brilliant Food
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Viel Bewegungsfreiheit beim Fokussieren mit 355° Drehbereich und 90° Schwenkbereich
- Patentierte 3D Facettenreflektoren für ausgewogene Übergänge zwischen Kern- und Streulicht, mit Lichtverteilungen von Spot bis Very Wide Flood

www.trilux.com/bveo-on

B.VEO ON

EINBAUSTRAHLER



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/bveo-on

B.Veo On

Montageart
Einbau

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm - 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig


CE IP20



Auch als Stromschienenstrahler, siehe ab Seite 146


B.VEO ON





Deckeneinbaustrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
BVEB G2 RF-FL 30-BC M49···01	98 419···			**···40**	2.995 lm	30	1,2
BVEB G2 RF-FL 30-BC M49···01	98 420···	**···51**			2.995 lm	30	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
BVEB G2 RF-FL 30-EW M48···01	98 401···			**···40**	2.910 lm	22	1,2
BVEB G2 RF-FL 40-EW M48···01	98 407···			**···40**	3.750 lm	30	1,2
BVEB G2 RF-FL 40-EW M48···01	98 408···	**···51**			3.750 lm	30	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
BVEB G2 RF-FL 30-830 M33···01	98 369···			**···40**	2.805 lm	19	1,2
BVEB G2 RF-FL 40-830 M33···01	98 373···			**···40**	3.760 lm	26	1,2
BVEB G2 RF-FL 50-830 M33···01	98 378···	**···51**			4.845 lm	36	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
BVEB G2 RF-FL 30-840 M35···01	98 385···			**···40**	2.905 lm	19	1,2
BVEB G2 RF-FL 40-840 M35···01	98 389···			**···40**	3.895 lm	26	1,2
BVEB G2 RF-FL 50-840 M35···01	98 394···	**···51**			5.025 lm	36	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
BVEB G2 RF-FL 30-BC M49···01	98 421···		**···63**		2.995 lm	30	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
BVEB G2 RF-FL 40-EW M48···01	98 409···		**···63**		3.750 lm	30	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
BVEB G2 RF-FL 50-830 M33···01	98 379···		**···63**		4.845 lm	36	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
BVEB G2 RF-FL 50-840 M35···01	98 395···		**···63**		5.025 lm	36	1,2

Das gesamte B.Veo On Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Deckeneinbaustrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
BVEB G2 RF-MF 30-BC M49···01	98 416···			**···40**	2.965 lm	30	1,2
BVEB G2 RF-MF 30-BC M49···01	98 417···	**···51**			2.965 lm	30	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
BVEB G2 RF-MF 30-EW M48···01	98 400···			**···40**	2.880 lm	22	1,2
BVEB G2 RF-MF 40-EW M48···01	98 404···			**···40**	3.715 lm	30	1,2
BVEB G2 RF-MF 40-EW M48···01	98 405···	**···51**			3.715 lm	30	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
BVEB G2 RF-MF 30-830 M33···01	98 368···			**···40**	2.780 lm	19	1,2
BVEB G2 RF-MF 40-830 M33···01	98 372···			**···40**	3.725 lm	26	1,2
BVEB G2 RF-MF 50-830 M33···01	98 376···	**···51**			4.800 lm	36	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
BVEB G2 RF-MF 30-840 M35···01	98 384···			**···40**	2.880 lm	19	1,2
BVEB G2 RF-MF 40-840 M35···01	98 388···			**···40**	3.860 lm	26	1,2
BVEB G2 RF-MF 50-840 M35···01	98 392···	**···51**			4.975 lm	36	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
BVEB G2 RF-MF 30-BC M49···01	98 418···		**···63**		2.965 lm	30	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
BVEB G2 RF-MF 40-EW M48···01	98 406···		**···63**		3.715 lm	30	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
BVEB G2 RF-MF 50-830 M33···01	98 377···		**···63**		4.800 lm	36	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
BVEB G2 RF-MF 50-840 M35···01	98 393···		**···63**		4.975 lm	36	1,2



LENTY.
ERSTKLASSIG KONZENTRIERTE AUSLEUCHTUNG.

- Vielseitiger Strahler für Retail, Office und Architektur mit verschiedenen Ausstrahlcharakteristiken
- Fokussiertes, blendfreies Licht durch die TRILUX ConVision® Technologie
- Drei Ausstrahcharakteristiken mit Lichtstärken von 1.000 lm bis 2.000 lm
- Breite Auswahl an Lichtfarben mit einem CRI > 90, ideal für verschiedenste Warengruppen
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Der Strahlerkopf schwenkt bis 50° aus und rotiert um 355°

www.trilux.com/lenty-recessed



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lenty-recessed

LENTY

EINBAUSTRAHLER



Lenty

Montageart
Einbau

Funktionen
Akzentbeleuchtung
Grundbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood

Leuchtenlichtstrom
1.000 lm - 2.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 90
2.700 K
3.500 K
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig


CE IP20



Auch als Stromschienenstrahler

LENTY






Einbaustrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Spot (SP) in Ausführung mit Ø 84 mm Strahlerkopf

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
LentyEB L-SP 15-BC M62···01	99 417···			**···40**	1.495 lm	22	0,8
LentyEB L-SP 15-BC M62···01	99 418···	**···51**			1.495 lm	22	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
LentyEB L-SP 20-EW M61···01	99 345···			**···40**	1.845 lm	22	0,8
LentyEB L-SP 20-EW M61···01	99 346···	**···51**			1.845 lm	22	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
LentyEB L-SP 15-BC M62···01	99 419···		**···63**		1.495 lm	22	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
LentyEB L-SP 20-EW M61···01	99 347···		**···63**		1.845 lm	22	0,8



Einbaustrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 84 mm Strahlerkopf

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
LentyEB L-MF 15-BC M62···01	99 420···			**···40**	1.495 lm	22	0,8
LentyEB L-MF 15-BC M62···01	99 421···	**···51**			1.495 lm	22	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
LentyEB L-MF 20-EW M61···01	99 348···			**···40**	1.845 lm	22	0,8
LentyEB L-MF 20-EW M61···01	99 349···	**···51**			1.845 lm	22	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
LentyEB L-MF 15-BC M62···01	99 422···		**···63**		1.495 lm	22	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
LentyEB L-MF 20-EW M61···01	99 350···		**···63**		1.845 lm	22	0,8



Das gesamte Lenty Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


Area
Coca-Cola
IT'S
Coke
TIME
Coca-Cola
Coca-Cola



QUIRA. FLEXIBEL UND LEISTUNGSSTARK.

- Schwenkbare Einbauleuchten in drei Größen, mit Lumenpaketen von 1.500 lm bis 7.000 lm und fünf Ausstrahlcharakteristiken
- Dreh- und schwenkbar für präzise Lichtakzente, als Downlight oder zur Hervorhebung von Waren
- Mit Tunable White LED-Modulen können Lichtfarbe und -intensität individuell angepasst werden – ideal für HCL-Beleuchtungskonzepte
- Es stehen LED-Weißlichtfarben und Speziallichtspektren zur Verfügung, passend für verschiedene Warenbereiche
- Ideal für Sanierungen dank angepasster Einbaumaße und schneller, einfacher Montage
- Das schlichte Design in schwarz, silbergrau oder weiß passt sich jeder Umgebung an

www.trilux.com/quira
www.trilux.com/quira-plus

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/quira
www.trilux.com/quira-plus



Quira
Quira Plus

Montageart
Einbau

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm - 5.000 lm (Quira)
2.000 lm - 7.000 lm (Quira Plus)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)
Meat (M)
Meat + Fish (M+F)
Tunable White
Tunable Meat

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20




QUIRA





Einbauleuchte mit flexibler Bauform zum Ein- und Ausschwenken mit Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) für Deckenausschnitt Ø 130 mm

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
Qui130 G3 RF-FL 20-8TW M23···01	92 314···	**···62**				1.855 lm	25	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-FL 20-8TW M23···01	92 315···			**···63**		1.855 lm	25	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour								
Qui130 G3 RF-FL 30-BC M49···01	90 249···				**···40**	2.980 lm	30	0,9
Qui130 G3 RF-FL 30-BC M49···01	90 250···		**···51**			2.980 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White								
Qui130 G3 RF-FL 30-EW M48···01	90 121···				**···40**	2.875 lm	22	0,9
Qui130 G3 RF-FL 40-EW M48···01	90 099···				**···40**	3.700 lm	30	0,9
Qui130 G3 RF-FL 40-EW M48···01	90 100···		**···51**			3.700 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
Qui130 G3 RF-FL 30-830 M33···01	89 591···				**···40**	2.795 lm	19	0,9
Qui130 G3 RF-FL 40-830 M33···01	89 581···				**···40**	3.745 lm	26	0,9
Qui130 G3 RF-FL 50-830 M33···01	89 559···		**···51**			4.830 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
Qui130 G3 RF-FL 30-840 M35···01	89 951···				**···40**	2.895 lm	19	0,9
Qui130 G3 RF-FL 40-840 M35···01	89 941···				**···40**	3.880 lm	26	0,9
Qui130 G3 RF-FL 50-840 M35···01	89 919···		**···51**			5.005 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-FL 30-BC M49···01	90 251···			**···63**		2.980 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-FL 40-EW M48···01	90 101···			**···63**		3.700 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-FL 50-830 M33···01	89 561···			**···63**		4.830 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-FL 50-840 M35···01	89 921···			**···63**		5.005 lm	36	1,1

Das gesamte Quira und Quira Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


Einbauleuchte mit flexibler Bauform zum Ein- und Ausschwenken mit Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) für Deckenausschnitt Ø 130 mm

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
Qui130 G3 RF-MF 20-8TW M23···01	92 310···	**···62**				1.845 lm	25	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-MF 20-8TW M23···01	92 311···			**···63**		1.845 lm	25	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour								
Qui130 G3 RF-MF 30-BC M49···01	90 243···				**···40**	2.950 lm	30	0,9
Qui130 G3 RF-MF 30-BC M49···01	90 244···		**···51**			2.950 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White								
Qui130 G3 RF-MF 30-EW M48···01	90 119···				**···40**	2.845 lm	22	0,9
Qui130 G3 RF-MF 40-EW M48···01	90 093···				**···40**	3.665 lm	30	0,9
Qui130 G3 RF-MF 40-EW M48···01	90 094···		**···51**			3.665 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
Qui130 G3 RF-MF 30-830 M33···01	89 589···				**···40**	2.765 lm	19	0,9
Qui130 G3 RF-MF 40-830 M33···01	89 579···				**···40**	3.705 lm	26	0,9
Qui130 G3 RF-MF 50-830 M33···01	89 553···		**···51**			4.780 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
Qui130 G3 RF-MF 30-840 M35···01	89 949···				**···40**	2.865 lm	19	0,9
Qui130 G3 RF-MF 40-840 M35···01	89 939···				**···40**	3.840 lm	26	0,9
Qui130 G3 RF-MF 50-840 M35···01	89 913···		**···51**			4.955 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-MF 30-BC M49···01	90 245···			**···63**		2.950 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-MF 40-EW M48···01	90 095···			**···63**		3.665 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-MF 50-830 M33···01	89 555···			**···63**		4.780 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
Qui130 G3 RF-MF 50-840 M35···01	89 915···			**···63**		4.955 lm	36	1,1





Einbauleuchte mit flexibler Bauform zum Ein- und Ausschwenken mit Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) für Deckenausschnitt Ø 155 mm

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
Qui155 G3 RF-FL 20-8TW M23···01	92 375···	**···62**				1.855 lm	25	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-FL 20-8TW M23···01	92 376···			**···63**		1.855 lm	25	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour								
Qui155 G3 RF-FL 30-BC M49···01	91 644···				**···40**	2.980 lm	30	1,1
Qui155 G3 RF-FL 30-BC M49···01	91 645···		**···51**			2.980 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White								
Qui155 G3 RF-FL 30-EW M48···01	91 516···				**···40**	2.875 lm	22	1,1
Qui155 G3 RF-FL 40-EW M48···01	91 494···				**···40**	3.700 lm	30	1,1
Qui155 G3 RF-FL 40-EW M48···01	91 495···		**···51**			3.700 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
Qui155 G3 RF-FL 30-830 M33···01	90 986···				**···40**	2.795 lm	19	1,1
Qui155 G3 RF-FL 40-830 M33···01	90 976···				**···40**	3.745 lm	26	1,1
Qui155 G3 RF-FL 50-830 M33···01	90 954···		**···51**			4.830 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
Qui155 G3 RF-FL 30-840 M35···01	91 346···				**···40**	2.895 lm	19	1,1
Qui155 G3 RF-FL 40-840 M35···01	91 336···				**···40**	3.880 lm	26	1,1
Qui155 G3 RF-FL 50-840 M35···01	91 314···		**···51**			5.005 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-FL 30-BC M49···01	91 646···			**···63**		2.980 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-FL 40-EW M48···01	91 496···			**···63**		3.700 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-FL 50-830 M33···01	90 956···			**···63**		4.830 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-FL 50-840 M35···01	91 316···			**···63**		5.005 lm	36	1,1

Das gesamte Quira und Quira Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Einbauleuchte mit flexibler Bauform zum Ein- und Ausschwenken mit Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) für Deckenausschnitt Ø 155 mm


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
Qui155 G3 RF-MF 20-8TW M23···01	92 371···	**···62**				1.845 lm	25	1,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-MF 20-8TW M23···01	92 372···			**···63**		1.845 lm	25	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour								
Qui155 G3 RF-MF 30-BC M49···01	91 638···				**···40**	2.950 lm	30	1,1
Qui155 G3 RF-MF 30-BC M49···01	91 639···		**···51**			2.950 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White								
Qui155 G3 RF-MF 30-EW M48···01	91 514···				**···40**	2.845 lm	22	1,1
Qui155 G3 RF-MF 40-EW M48···01	91 488···				**···40**	3.665 lm	30	1,1
Qui155 G3 RF-MF 40-EW M48···01	91 489···		**···51**			3.665 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
Qui155 G3 RF-MF 30-830 M33···01	90 984···				**···40**	2.765 lm	19	1,1
Qui155 G3 RF-MF 40-830 M33···01	90 974···				**···40**	3.705 lm	26	1,1
Qui155 G3 RF-MF 50-830 M33···01	90 948···		**···51**			4.780 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
Qui155 G3 RF-MF 30-840 M35···01	91 344···				**···40**	2.865 lm	19	1,1
Qui155 G3 RF-MF 40-840 M35···01	91 334···				**···40**	3.840 lm	26	1,1
Qui155 G3 RF-MF 50-840 M35···01	91 308···		**···51**			4.955 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-MF 30-BC M49···01	91 640···			**···63**		2.950 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-MF 40-EW M48···01	91 490···			**···63**		3.665 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-MF 50-830 M33···01	90 950···			**···63**		4.780 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
Qui155 G3 RF-MF 50-840 M35···01	91 310···			**···63**		4.955 lm	36	1,1


QUIRA PLUS





Einbauleuchte mit flexibler Bauform zum Ein- und Ausschwenken mit Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) für Deckenausschnitt Ø 175 mm

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
QuiraP G2 RF-FL 30-8TW M73···01	98 766···	**···62**				3.130 lm	31	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-FL 30-8TW M73···01	98 767···			**···63**		3.130 lm	31	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour								
QuiraP G2 RF-FL 40-BC M51···01	98 500···				**···40**	3.575 lm	40	1,5
QuiraP G2 RF-FL 40-BC M51···01	98 504···		**···51**			3.575 lm	40	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White								
QuiraP G2 RF-FL 50-EW M50···01	98 518···				**···40**	4.550 lm	40	1,5
QuiraP G2 RF-FL 60-EW M50···01	98 522···				**···40**	5.755 lm	54	1,5
QuiraP G2 RF-FL 60-EW M50···01	98 524···		**···51**			5.755 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
QuiraP G2 RF-FL 50-830 M41···01	98 506···				**···40**	4.695 lm	34	1,5
QuiraP G2 RF-FL 50-830 M41···01	98 510···		**···51**			4.695 lm	34	1,5
QuiraP G2 RF-FL 70-830 M41···01	98 526···				**···40**	6.765 lm	54	1,5
QuiraP G2 RF-FL 70-830 M41···01	98 528···		**···51**			6.765 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
QuiraP G2 RF-FL 50-840 M43···01	98 512···				**···40**	4.955 lm	34	1,5
QuiraP G2 RF-FL 50-840 M43···01	98 516···		**···51**			4.955 lm	34	1,5
QuiraP G2 RF-FL 70-840 M43···01	98 530···				**···40**	7.145 lm	54	1,5
QuiraP G2 RF-FL 70-840 M43···01	98 532···		**···51**			7.145 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-FL 40-BC M51···01	98 502···			**···63**		3.575 lm	40	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-FL 50-EW M50···01	98 520···			**···63**		4.550 lm	40	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-FL 50-830 M41···01	98 508···			**···63**		4.695 lm	34	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-FL 50-840 M43···01	98 514···			**···63**		4.955 lm	34	1,6

Das gesamte Quira und Quira Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Einbauleuchte mit flexibler Bauform zum Ein- und Ausschwenken mit Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) für Deckenausschnitt Ø 175 mm

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
QuiraP G2 RF-MF 30-8TW M73···01	98 764···	**···62**				3.140 lm	31	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-MF 30-8TW M73···01	98 765···			**···63**		3.140 lm	31	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour								
QuiraP G2 RF-MF 40-BC M51···01	98 534···				**···40**	3.570 lm	40	1,5
QuiraP G2 RF-MF 40-BC M51···01	98 538···		**···51**			3.570 lm	40	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White								
QuiraP G2 RF-MF 50-EW M50···01	98 552···				**···40**	4.550 lm	40	1,5
QuiraP G2 RF-MF 60-EW M50···01	98 556···				**···40**	5.750 lm	54	1,5
QuiraP G2 RF-MF 60-EW M50···01	98 558···		**···51**			5.750 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
QuiraP G2 RF-MF 50-830 M41···01	98 540···				**···40**	4.690 lm	34	1,5
QuiraP G2 RF-MF 50-830 M41···01	98 544···		**···51**			4.690 lm	34	1,5
QuiraP G2 RF-MF 70-830 M41···01	98 560···				**···40**	6.760 lm	54	1,5
QuiraP G2 RF-MF 70-830 M41···01	98 562···		**···51**			6.760 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
QuiraP G2 RF-MF 50-840 M43···01	98 546···				**···40**	4.950 lm	34	1,5
QuiraP G2 RF-MF 50-840 M43···01	98 550···		**···51**			4.950 lm	34	1,5
QuiraP G2 RF-MF 70-840 M43···01	98 564···				**···40**	7.135 lm	54	1,5
QuiraP G2 RF-MF 70-840 M43···01	98 566···		**···51**			7.135 lm	54	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-MF 40-BC M51···01	98 536···			**···63**		3.570 lm	40	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-MF 50-EW M50···01	98 554···			**···63**		4.550 lm	40	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-MF 50-830 M41···01	98 542···			**···63**		4.690 lm	34	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
QuiraP G2 RF-MF 50-840 M43···01	98 548···			**···63**		4.950 lm	34	1,6

TOKO. DAS FACETTENREICHE DOWNLIGHT.

- Leistungsstarke LED-Downlights für klare, frische Beleuchtung auch in hohen Räumen
- Erhältlich in zwei Größen, mit Lichtströmen von 2.000 lm bis 7.000 lm
- 3D Facettenreflektoren mit vier Ausstrahlwinkeln (28°, 38°, 48°, 60°) für flexible Beleuchtung von homogen bis akzentuiert
- Die durchdachte Befestigungstechnik ermöglicht eine schnelle, einfache und wirtschaftliche Montage
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Das kompakte Design mit Einbauringen in schwarz, weiß oder silber passt sich unauffällig in jede Umgebung ein

www.trilux.com/toko
www.trilux.com/toko-plus



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/toko
www.trilux.com/toko-plus



Toko
Toko Plus

Montageart
Einbau

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm - 5.000 lm (Toko)
3.000 lm - 7.000 lm (Toko Plus)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20




TOKO





Rundes Downlight mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) für Deckenausschnitt Ø 130 mm

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Toko RF-FL 30-BC M51···01	99 031···			**···40**	2.865 lm	30	0,6
Toko RF-FL 40-BC M51···01	99 027···			**···40**	3.625 lm	40	0,6
Toko RF-FL 40-BC M51···01	99 028···	**···51**			3.625 lm	40	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Toko RF-FL 30-EW M50···01	99 015···			**···40**	2.880 lm	22	0,6
Toko RF-FL 40-EW M50···01	99 013···			**···40**	3.680 lm	30	0,6
Toko RF-FL 50-EW M50···01	99 010···	**···51**			4.615 lm	40	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Toko RF-FL 30-830 M41···01	98 983···			**···40**	2.885 lm	19	0,6
Toko RF-FL 40-830 M41···01	98 981···			**···40**	3.855 lm	26	0,6
Toko RF-FL 50-830 M41···01	98 978···	**···51**			4.770 lm	34	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Toko RF-FL 30-840 M43···01	98 999···			**···40**	3.045 lm	19	0,6
Toko RF-FL 40-840 M43···01	98 997···			**···40**	4.070 lm	26	0,6
Toko RF-FL 50-840 M43···01	98 994···	**···51**			5.035 lm	34	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Toko RF-FL 40-BC M51···01	99 029···		**···63**		3.625 lm	40	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Toko RF-FL 50-EW M50···01	99 011···		**···63**		4.615 lm	40	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Toko RF-FL 50-830 M41···01	98 979···		**···63**		4.770 lm	34	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Toko RF-FL 50-840 M43···01	98 995···		**···63**		5.035 lm	34	0,6

Das gesamte Toko und Toko Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Rundes Downlight mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) für Deckenausschnitt Ø 130 mm


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Toko RF-MF 30-BC M51···01	99 030···			**···40**	2.885 lm	30	0,6
Toko RF-MF 40-BC M51···01	99 024···			**···40**	3.645 lm	40	0,6
Toko RF-MF 40-BC M51···01	99 025···	**···51**			3.645 lm	40	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Toko RF-MF 30-EW M50···01	99 014···			**···40**	2.900 lm	22	0,6
Toko RF-MF 40-EW M50···01	99 012···			**···40**	3.705 lm	30	0,6
Toko RF-MF 50-EW M50···01	99 008···	**···51**			4.645 lm	40	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Toko RF-MF 30-830 M41···01	98 982···			**···40**	2.900 lm	19	0,6
Toko RF-MF 40-830 M41···01	98 980···			**···40**	3.880 lm	26	0,6
Toko RF-MF 50-830 M41···01	98 976···	**···51**			4.800 lm	34	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Toko RF-MF 30-840 M43···01	98 998···			**···40**	3.065 lm	19	0,6
Toko RF-MF 40-840 M43···01	98 996···			**···40**	4.095 lm	26	0,6
Toko RF-MF 50-840 M43···01	98 992···	**···51**			5.070 lm	34	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Toko RF-MF 40-BC M51···01	99 026···		**···63**		3.645 lm	40	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Toko RF-MF 50-EW M50···01	99 009···		**···63**		4.645 lm	40	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Toko RF-MF 50-830 M41···01	98 977···		**···63**		4.800 lm	34	0,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Toko RF-MF 50-840 M43···01	98 993···		**···63**		5.070 lm	34	0,6


TOKO PLUS





Rundes Downlight mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) für Deckenausschnitt Ø 175 mm

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
• **TokoP RF-FL 40-BC M51···01**	99 098···			**···40**	3.735 lm	40	0,9
TokoP RF-FL 40-BC M51···01	99 099···	**···51**			3.735 lm	40	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
TokoP RF-FL 50-EW M50···01	99 085···			**···40**	4.755 lm	40	0,9
TokoP RF-FL 60-EW M50···01	99 081···			**···40**	6.030 lm	54	0,9
TokoP RF-FL 60-EW M50···01	99 082···	**···51**			6.030 lm	54	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
TokoP RF-FL 50-830 M41···01	99 054···			**···40**	4.900 lm	34	0,9
TokoP RF-FL 50-830 M41···01	99 041···	**···51**			4.900 lm	34	0,9
TokoP RF-FL 70-830 M41···01	99 050···			**···40**	7.085 lm	54	0,9
TokoP RF-FL 70-830 M41···01	99 051···	**···51**			7.085 lm	54	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
TokoP RF-FL 50-840 M43···01	99 069···			**···40**	5.175 lm	34	0,9
TokoP RF-FL 50-840 M43···01	99 045···	**···51**			5.175 lm	34	0,9
TokoP RF-FL 70-840 M43···01	96 562···			**···40**	7.480 lm	54	0,9
TokoP RF-FL 70-840 M43···01	99 066···	**···51**			7.480 lm	54	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
TokoP RF-FL 40-BC M51···01	99 100···		**···63**		3.735 lm	40	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
TokoP RF-FL 50-EW M50···01	99 086···		**···63**		4.755 lm	40	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
TokoP RF-FL 50-830 M41···01	99 055···		**···63**		4.900 lm	34	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
TokoP RF-FL 50-840 M43···01	99 070···		**···63**		5.175 lm	34	0,9

Das gesamte Toko und Toko Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Rundes Downlight mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) für Deckenausschnitt Ø 175 mm

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
TokoP RF-MF 40-BC M51···01	99 095···			**···40**	3.735 lm	40	0,9
TokoP RF-MF 40-BC M51···01	99 096···	**···51**			3.735 lm	40	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
TokoP RF-MF 50-EW M50···01	99 083···			**···40**	4.755 lm	40	0,9
TokoP RF-MF 60-EW M50···01	99 079···			**···40**	6.030 lm	54	0,9
TokoP RF-MF 60-EW M50···01	99 080···	**···51**			6.030 lm	54	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
TokoP RF-MF 50-830 M41···01	99 052···			**···40**	4.900 lm	34	0,9
TokoP RF-MF 50-830 M41···01	99 040···	**···51**			4.900 lm	34	0,9
TokoP RF-MF 70-830 M41···01	99 048···			**···40**	7.085 lm	54	0,9
TokoP RF-MF 70-830 M41···01	99 049···	**···51**			7.085 lm	54	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
TokoP RF-MF 50-840 M43···01	99 067···			**···40**	5.175 lm	34	0,9
TokoP RF-MF 50-840 M43···01	99 044···	**···51**			5.175 lm	34	0,9
TokoP RF-MF 70-840 M43···01	99 064···			**···40**	7.480 lm	54	0,9
TokoP RF-MF 70-840 M43···01	99 065···	**···51**			7.480 lm	54	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
TokoP RF-MF 40-BC M51···01	99 097···		**···63**		3.735 lm	40	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
TokoP RF-MF 50-EW M50···01	99 084···		**···63**		4.755 lm	40	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
TokoP RF-MF 50-830 M41···01	99 053···		**···63**		4.900 lm	34	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
TokoP RF-MF 50-840 M43···01	99 068···		**···63**		5.175 lm	34	0,9



SISTEMA COMPACT. FLEXIBEL IM QUADRAT.

- 1- oder 2-zelliger Einbaustrahler für Retail-Anwendungen
- Werkzeuglose Montage der rechtwinkligen Rahmen und der kardanischen Module
- Einbauöffnungen: 175 x 175 mm (1-zellig) und 175 x 315 mm (2-zellig)
- Schwenkbare kardanische Module mit 2.000 - 4.000 lm Lichtstrom
- Wechselreflektoren in fünf Ausstrahlcharakteristiken
- Vier Weißlichtfarben sowie Speziallichtfarben Efficient White und Brilliant Colour
- Passt sich neutral und sachlich jeder Shop-Einrichtung an

www.trilux.com/sistema



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/sistema



Sistema Compact

Montageart
Einbau

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm - 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20



SISTEMA COMPACT





Rechteckiger Einbaustrahler mit Ausstrahlcharakteristik Flood (FL)
in 1-zelliger Ausführung

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
SisC 1Z RF-FL 30-BC M49···01	99 790···			**···40**	2.680 lm	30	1,3
SisC 1Z RF-FL 40-BC M49···01	99 787···	**···51**			3.375 lm	40	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
SisC 1Z RF-FL 30-EW M48···01	99 778···			**···40**	2.700 lm	22	1,3
SisC 1Z RF-FL 40-EW M48···01	99 775···	**···51**			3.485 lm	30	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
SisC 1Z RF-FL 30-830 M33···01	99 754···			**···40**	2.580 lm	19	1,3
SisC 1Z RF-FL 50-830 M33···01	99 751···	**···51**			4.550 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
SisC 1Z RF-FL 30-840 M35···01	99 766···			**···40**	2.670 lm	19	1,3
SisC 1Z RF-FL 50-840 M35···01	99 763···	**···51**			4.715 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
SisC 1Z RF-FL 40-BC M49···01	99 788···		**···63**		3.375 lm	40	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
SisC 1Z RF-FL 40-EW M48···01	99 776···		**···63**		3.485 lm	30	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
SisC 1Z RF-FL 50-830 M33···01	99 752···		**···63**		4.550 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							

Das komplette Sistema Compact Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Rechteckiger Einbaustrahler mit Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in 1-zelliger Ausführung

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
SisC 1Z RF-MF 30-BC M49···01	99 789···			**···40**	2.680 lm	30	1,3
SisC 1Z RF-MF 40-BC M49···01	99 785···	**···51**			3.375 lm	40	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
SisC 1Z RF-MF 30-EW M48···01	99 777···			**···40**	2.700 lm	22	1,3
SisC 1Z RF-MF 40-EW M48···01	99 773···	**···51**			3.485 lm	30	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
SisC 1Z RF-MF 30-830 M33···01	99 753···			**···40**	2.580 lm	19	1,3
SisC 1Z RF-MF 50-830 M33···01	99 749···	**···51**			4.550 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
SisC 1Z RF-MF 30-840 M35···01	99 765···			**···40**	2.670 lm	19	1,3
SisC 1Z RF-MF 50-840 M35···01	99 761···	**···51**			4.715 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
SisC 1Z RF-MF 40-BC M49···01	99 786···		**···63**		3.375 lm	40	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
SisC 1Z RF-MF 40-EW M48···01	99 774···		**···63**		3.485 lm	30	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
SisC 1Z RF-MF 50-830 M33···01	99 750···		**···63**		4.550 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
SisC 1Z RF-MF 50-840 M35···01	99 762···		**···63**		4.715 lm	36	1,3



RAIL.
INVISIBLE CONNECTION. VISIBLE IMPACT.

- Rail bündelt flexible Stromversorgung und Steuerleitungen für Leuchten in einem schlanken Aluminiumprofil
- Das Profil enthält 6 Leiter für 3 separat geschaltete Leuchtengruppen und DALI Steuerleitungen für Lichtmanagement
- Rail besticht durch eine hochwertige Feinstruktur der Oberfläche
- Verfügbar zur Anbau-, Einbau- oder Einputzmontage sowie als Hängevariante (optional auch mit Indirektanteil)

www.trilux.com/rail

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/rail

STROMSCHIENENSYSTEM RAIL (STUCCHI)



Rail

Montageart
Anbau
Einbau
Einputz
Hänge

Länge
Anbau | Einbau | Einputz
1.000 mm
2.000 mm
3.000 mm
4.000 mm

Hänge
1.405 mm
1.500 mm mit Einspeiser
2.810 mm
2.905 mm mit Einspeiser

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Decke mit Einbauöffnung

Schienenfarbe
weiß
schwarz
weitere Farben auf Anfrage

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

Zubehör
Abdeckungen
Befestigungsmittel
Blindabdeckungen
Deckenanschlussdosen
Dichtungen
Einspeisezubehör
Endkappen
Kupplungen
Montagezubehör
Pendelaufhängungen
Seilabhängungen
Stromschienenverbinder
Verschlusskappen



RAIL



Stromschienen, Anbau

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail D DALI 3PH L1 ST 9000-1/WG-ST 01	89 009 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.000 mm.	1,0
Rail D DALI 3PH L2 ST 9000-2/WG-ST 01	89 010 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2.000 mm.	1,9
Rail D DALI 3PH L3 ST 9000-3/WG-ST 01	89 011 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 3.000 mm.	2,9
Rail D DALI 3PH L4 ST 9000-4/WG-ST 01	89 012 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 4.000 mm.	3,8



Stromschienen, Einbau

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail C DALI 3PH L1 ST 9000-1/WG-R 01	89 013 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.000 mm.	1,0
Rail C DALI 3PH L2 ST 9000-2/WG-R 01	89 014 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2.000 mm.	1,9
Rail C DALI 3PH L3 ST 9000-3/WG-R 01	89 015 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 3.000 mm.	2,9
Rail C DALI 3PH L4 ST 9000-4/WG-R 01	89 016 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 4.000 mm.	3,8

Das komplette Rail Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.



Stromschienen, Einputz

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail CT DALI 3PH L1 ST 9000-1/W-TR 01	89 017 00	3-Phasen Einputz-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.000 mm.	1,0
Rail CT DALI 3PH L2 ST 9000-2/W-TR 01	89 018 00	3-Phasen Einputz-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2.000 mm.	2,0
Rail CT DALI 3PH L3 ST 9000-3/W-TR 01	89 019 00	3-Phasen Einputz-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 3.000 mm.	3,0
Rail CT DALI 3PH L4 ST 9000-4/W-TR 01	89 020 00	3-Phasen Einputz-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi One Track). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 4.000 mm.	4,0



Stromschienen, Hänge mit Einspeiser

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail H-L 927 DALI 3PH ST HC14/WG8-O-2 01	89 036 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2.328 lm, Bemessungsleistung 34,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 67 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 1.405 mm.	2,6
Rail H-L 927 DALI 3PH ST HC28/WG8-O-2 01	89 042 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 4.657 lm, Bemessungsleistung 69,2 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 67 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 2.810 mm.	5,3
Rail H-L 930 DALI 3PH ST HC14/WG5-O-2 01	89 037 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2.384 lm, Bemessungsleistung 34,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 69 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 1.405 mm.	2,6
Rail H-L 930 DALI 3PH ST HC28/WG5-O-2 01	89 043 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 4.769 lm, Bemessungsleistung 69,2 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 69 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 2.810 mm.	5,3
Rail H-L 940 DALI 3PH ST HC14/WG6-O-2 01	89 038 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2.599 lm, Bemessungsleistung 34,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 75 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 1.405 mm.	2,6
Rail H-L 940 DALI 3PH ST HC28/WG6-O-2 01	89 044 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 5.199 lm, Bemessungsleistung 69,2 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 75 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 2.810 mm.	5,3

Stromschienen, Hänge Lichtbanderweiterung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail H-S 927 DALI 3PH ST HS15/WG8-O-2 01	89 033 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2.328 lm, Bemessungsleistung 34,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 67 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 1.500 mm.	2,6
Rail H-S 927 DALI 3PH ST HS29/WG8-O-2 01	89 039 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 4.657 lm, Bemessungsleistung 69,2 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 67 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 2.905 mm.	5,3
Rail H-S 930 DALI 3PH ST HS15/WG5-O-2 01	89 034 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2.384 lm, Bemessungsleistung 34,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 69 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 1.500 mm.	2,6
Rail H-S 930 DALI 3PH ST HS29/WG5-O-2 01	89 040 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2.384 lm, Bemessungsleistung 34,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 69 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 2.905 mm.	5,3
Rail H-S 940 DALI 3PH ST HS15/WG6-O-2 01	89 035 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2.599 lm, Bemessungsleistung 34,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 75 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 1.500 mm.	2,6
Rail H-S 940 DALI 3PH ST HS29/WG6-O-2 01	89 041 00	Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 5.199 lm, Bemessungsleistung 69,2 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 75 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Länge 2.905 mm.	5,3

Abdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Abd Einsp C 3PH ST S-9001-R/6-W 01	88 865 00	Abdeckgehäuse für eine Einspeisung zur Einbaumontage des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Abd I-Verb C 3PH ST S-9010-R/6-W 01	88 867 00	Abdeckgehäuse für einen I-Verbinder zur Einbaumontage des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Abd L-Verb C 3PH ST S-9011-R/6-W 01	88 869 00	Abdeckgehäuse für einen L-Verbinder zur Einbaumontage des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail Abd T-Verb C 3PH ST S-9013-R/6-W 01	88 871 00	Abdeckgehäuse für einen T-Verbinder zur Einbaumontage des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Abd X-Verb C 3PH ST S-9017-R/6-W 01	88 873 00	Abdeckgehäuse für einen X-Verbinder zur Einbaumontage des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail AbdEinspH 3PH STS-9001/H-C3-W-93 01	88 987 00	Abdeckplatte für eine Einspeisung der 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail AbdEinspHfZ STS-9001/H-C3-W-93-P 01	88 985 00	Abdeckplatte für eine Einspeisung der 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Mit Einspeisungsmöglichkeit von oben. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Befestigungsmittel



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Clip D STS-9000/115-W 01	88 887 00	Deckenbefestigungsklammer für direkte Deckenmontage der Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Deckenbef D STS-9000/131-W 01	92 430 00	Deckenbefestigungselement mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Befestigungsmittel und Fixierung an der Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail ZS-S CT 3PH ST9000-KIT37	92 427 00	Pendelabhängung für Montage der 3-Phasen-Einputz- und Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausführung an die Rohdecke. Kürzbar, Länge bis 1.000 mm.	0,3

Das komplette Rail Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Clip D T-Sch STS-9000/119-TB-W 01	89 008 00	Trackclip mit Federklammer zur Befestigung der Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung an sichtbare Tragschienen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Haken 3PH ST S-9000/H-W 01	88 811 00	Universalhaken für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Blindabdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Blind D/C/H 3PH ST S-9000/GP-W 01	88 813 00	Abdeckung für 3-Phasen Anbau-, Einbau- und Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung, 1 m. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3

Deckenanschlussdosen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß.	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6

Dichtungen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Dicht Einsp 3PH ST S-9001/115-W 01	88 863 00	Dichtung für eine Einspeisung des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Einspeisungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Einsp-L D/C/CT 3PH ST 9002/W 01	88 819 00	Einspeisung für 3-Phasen Anbau-, Einbau-, Einputz-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Einsp-L H 3PH ST 9001/W-H 01	88 843 00	Einspeisung für 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Einsp-R D/C/CT 3PH ST 9001/W 01	88 817 00	Einspeisung für 3-Phasen Anbau-, Einbau-, Einputz-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Einsp-R H 3PH ST 9002/W-H 01	88 845 00	Einspeisung für 3-Phasen-Hänge-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Einsp-Geh CT 3PH ST9000-KIT31-W 01	88 977 00	Einputzset für Einspeisung der 3-Phasen-Stromschiene mit DALI-Ausstattung für den randlosen Deckeneinbau. Bestehend aus einem Einputzgehäuse, einer Verschlussabdeckung und zwei Bügeln zur linearen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2

Endkappen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Endk C 3PH ST 9004-R/W 01	88 807 00	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Endk CT 3PH STKIT-9004/TR-W 01	88 973 00	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen Einputz-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Endk D 3PH ST 9004/W 01	88 805 00	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail Endk H 3PH ST 9004/W-H 01	88 809 00	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Kupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Längsver-Geh CT ST9000-KIT32-W 01	88 979 00	Einputzset für den randlosen Deckeneinbau. Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail Längsver-GehNL CT ST9000-KIT34-W 01	88 981 00	Einputzset für den randlosen Deckeneinbau. Nicht leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail Längsver D/C 3PH ST9003/W 01	88 823 00	Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail LängsverNL D/C ST9003/W-M 01	88 825 00	Nicht leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen Verbindung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Stromschienenverbinder

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Längsver D/15 ST9000-KIT28-1,5-W 01	88 999 00	Verbindungs-Set für 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Seilaufhängungs-Set bestehend aus einem verzinkten Stahlseil, Länge 1.500 mm, Ø 1.500 mmm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail Längsver D/30 ST9000-KIT28-3-W 01	89 001 00	Verbindungs-Set für 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Seilaufhängungs-Set bestehend aus einem verzinkten Stahlseil, Länge 3.000 mm, Ø 1.500 mmm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail Längsver D/C ST9000-KIT35-W 01	89 132 00	Verbindungs-Set für 3-Phasen Anbau- und Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail Längsver H ST9000-KIT36-W 01	89 179 00	Verbindungs-Set für 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2

Das komplette Rail Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Rail Längsver H/15 ST9000-KIT30-1,5-W 01	89 003 00	Verbindungs-Set für 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Seilaufhängungs-Set bestehend aus einem verzinktem Stahlseil, Länge 1.500 mm, Ø 1.500 mmm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail Längsver H/30 ST9000-KIT30-3-W 01	89 005 00	Verbindungs-Set für 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Seilaufhängungs-Set bestehend aus einem verzinktem Stahlseil, Länge 3.000 mm, Ø 1.500 mmm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Schneidewerkzeug 3PH ST S-9000/T	88 814 00	Werkzeug zum Kürzen der Stromschienen-Kupferleiter des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung.	0,3

Pendelaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail ZS-S D/12 3PH ST9000-KIT27-W 01	88 989 00	Pendelabhängung für 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausführung Abhängelängen bis: 1.200 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,6

Seilabhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail ZS D/15 3PH ST 9000-KIT8-1,5-W 01	88 889 00	Seilaufhängungs-Set für 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem verzinktem Stahlseil, Länge 1.500 mm, Ø 1,5 mm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail ZS D/30 3PH ST 9000-KIT8-3-W 01	88 891 00	Seilaufhängungs-Set für 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem verzinktem Stahlseil, Länge 3.000 mm, Ø 1,5 mm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail ZS H/15 3PH ST9000-KIT25-1,5-W 01	88 991 00	Seilaufhängungs-Set für 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem verzinktem Stahlseil, Länge 1.500 mm, Ø 1,5 mm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail ZS H/30 3PH ST9000-KIT25-3-W 01	88 993 00	Seilaufhängungs-Set für 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem verzinktem Stahlseil, Länge 3.000 mm, Ø 1,5 mm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail ZS-C H/15 3PH ST9000-KIT29-1,5-W 01	88 995 00	Seilaufhängungs-Set für 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem verzinktem Stahlseil, Länge 1.500 mm, Ø 1,5 mm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
Rail ZS-C H/30 3PH ST9000-KIT29-3-W 01	88 997 00	Seilaufhängungs-Set für 3-Phasen Hänge-Stromschiene mit DALI-Ausstattung bestehend aus einem verzinktem Stahlseil, Länge 3.000 mm, Ø 1,5 mm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Stromschienenverbinder




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Flex-Verb D 3PH ST 9018/W 01	88 841 00	Flexibler Verbinder für zwei 3-Phasen Anbau-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail I-Verb D/C 3PH ST 9010/W 01	88 821 00	I-Verbinder zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei 3-Phasen Anbau- und Einbau-Stromschienensegmenten mit DALI-Ausstattung. Mit Einspeisungsvorrichtung zur Mitteleinspeisung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail I-Verb H 3PH ST 9010/W-H 01	88 847 00	I-Verbinder zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei 3-Phasen Hänge-Stromschienensegmenten mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH ST 9011/W 01	88 827 00	L-Verbinder für zwei 3-Phasen Anbau-. Einbau- und Einputz-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail L-Verb-L H 3PH ST 9011/W-H 01	88 849 00	L-Verbinder für zwei 3-Phasen Hänge-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH ST 9012/W 01	88 829 00	L-Verbinder für zwei 3-Phasen Anbau-, Einbau- und Einputz-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail L-Verb-R H 3PH ST 9012/W-H 01	88 851 00	L-Verbinder für zwei 3-Phasen Hänge-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail L-Ver-Geh CT 3PH ST9000-KIT33-W 01	88 983 00	Einputzset für L-Verbinder für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI-Ausstattung für den randlosen Deckeneinbau. Bestehend aus einem Einputzgehäuse und vier Bügeln zur linearen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Rail T-Verb-L D/C 3PH ST 9013/W 01	88 831 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen Anbau- und Einbau-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail T-Verb-L D/C 3PH ST 9015/W 01	88 833 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen Anbau- und Einbau-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail T-Verb-L H 3PH ST 9013/W-H 01	88 853 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen Hänge-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail T-Verb-L H 3PH ST 9015/W-H 01	88 855 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen Hänge-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail T-Verb-R D/C 3PH ST 9014/W 01	88 835 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen Anbau- und Einbau-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail T-Verb-R D/C 3PH ST 9016/W 01	88 837 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen Anbau- und Einbau-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail T-Verb-R H 3PH ST 9014/W-H 01	88 857 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen Hänge-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail T-Verb-R H 3PH ST 9016/W-H 01	88 859 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen Hänge-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Rail X-Verb D/C 3PH ST 9017/W 01	88 839 00	X-Verbinder für vier 3-Phasen Anbau- und Einbau-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,4
Rail X-Verb H 3PH ST 9017/W-H 01	88 861 00	X-Verbinder für vier 3-Phasen Hänge-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,5

Verschlusskappe



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Rail Verschlussk 3PH ST S-9000/TP-G 03	88 815 00	Verschlusskappe zur Abdeckung von Schienennuten des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,1

Das komplette Rail Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.



LINELL.
ÜBERZEUGT AUF VOLLER LINIE.

- Flächenbündige Lineareinsätze: Einsätze mit opaler Abdeckung, Linsen- oder Wallwasher-Optik schließen bündig mit der Schiene ab
- Opale Optik für präzise Lichtlinien im Raum
- Die Linsenoptik erfüllt mit UGR 19 die Ansprüche an eine normgerechte Beleuchtung von Offices
- Die Wallwasher-Optik eignet sich perfekt zur Inszenierung von vertikalen Objekten
- Verfügbar in drei Längen: 500 mm, 1.000 mm, 1.500 mm

www.trilux.com/linell

STROMSCHIENENSYSTEM RAIL (STUCCHI)

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/linell





Linell

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Akzentbeleuchtung
Grundbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
bis 3,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch
flood
very wide flood
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
950 lm – 3.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
2.700 K
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

IP20

LINELL






Stromschienen-Leuchte mit opaler Abdeckung und lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 5


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID5 DW-F 11-840···01**	85 866···	**···51**	1.100 lm	9,7	0,3
Linell 3PID5 DW-F 11-927···01	85 827···	**···51**	1.100 lm	10,1	0,3
Linell 3PID5 DW-F 11-930···01	85 828···	**···51**	1.100 lm	10,1	0,3
Linell 3PID5 DW-F 11-940···01	85 829···	**···51**	1.100 lm	10,6	0,3

• IK02 650 °C








Stromschienen-Leuchte mit opaler Abdeckung und lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 10

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID10 DW-F 21-840···01**	85 869···	**···51**	2.100 lm	17,2	0,4
Linell 3PID10 DW-F 21-927···01	85 839···	**···51**	2.100 lm	18,3	0,4
Linell 3PID10 DW-F 21-930···01	85 840···	**···51**	2.100 lm	18,3	0,4
Linell 3PID10 DW-F 21-940···01	85 841···	**···51**	2.100 lm	18,8	0,4

• IK02 650 °C



Das komplette Linell Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.






Stromschienen-Leuchte mit opaler Abdeckung und lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID15 DW-F 32-840···01**	94 130···	**···51**	3.500 lm	24	0,6
Linell 3PID15 DW-F 32-927···01	85 851···	**···51**	3.200 lm	26	0,6
Linell 3PID15 DW-F 32-930···01	85 852···	**···51**	3.300 lm	26	0,6
Linell 3PID15 DW-F 32-940···01	85 853···	**···51**	3.300 lm	26	0,6

• IK02 650 °C








Stromschienen-Leuchte mit Linsenoptik und Ausstrahlcharakteristik Flood in Baugröße 5


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID5 LW19-FL-01 11-840···01**	85 867···	**···51**	1.100 lm	11,6	0,3
Linell 3PID5 LW19-FL-01 11-927···01	85 830···	**···51**	1.100 lm	12,9	0,3
Linell 3PID5 LW19-FL-01 11-930···01	85 831···	**···51**	1.100 lm	12,9	0,3
Linell 3PID5 LW19-FL-01 11-940···01	85 832···	**···51**	1.100 lm	12,9	0,3

• IK02 650 °C








Stromschienen-Leuchte mit Linsenoptik und Ausstrahlcharakteristik Flood in Baugröße 10


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID10 LW19-FL-01 22-840···01**	85 870···	**···51**	2.200 lm	20	0,4
Linell 3PID10 LW19-FL-01 22-927···01	85 842···	**···51**	2.200 lm	21	0,4
Linell 3PID10 LW19-FL-01 22-930···01	85 843···	**···51**	2.200 lm	24	0,4
Linell 3PID10 LW19-FL-01 22-940···01	85 844···	**···51**	2.200 lm	24	0,4

• IK02 650 °C








Stromschienen-Leuchte mit Linsenoptik und Ausstrahlcharakteristik Flood in Baugröße 15

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID15 LW19-FL-01 33-840···01**	94 132···	**···51**	3.500 lm	29	0,6
Linell 3PID15 LW19-FL-01 33-927···01	85 854···	**···51**	3.100 lm	35	0,6
Linell 3PID15 LW19-FL-01 33-930···01	85 855···	**···51**	3.300 lm	35	0,6
Linell 3PID15 LW19-FL-01 33-940···01	85 856···	**···51**	3.500 lm	35	0,6

• IK02 650 °C



Das komplette Linell Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.






Stromschienen-Leuchte mit Linsenoptik und Ausstrahlcharakteristik Very Wide Flood in Baugröße 5


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID5 LW19-VFL-01 11-840···01**	85 868···	**···51**	1.100 lm	11,6	0,3
Linell 3PID5 LW19-VFL-01 11-927···01	85 833···	**···51**	1.100 lm	11,6	0,3
Linell 3PID5 LW19-VFL-01 11-930···01	85 834···	**···51**	1.100 lm	11,6	0,3
Linell 3PID5 LW19-VFL-01 11-940···01	85 835···	**···51**	1.100 lm	11,6	0,3

• IK02 650 °C








Stromschienen-Leuchte mit Linsenoptik und Ausstrahlcharakteristik Very Wide Flood in Baugröße 10


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID10 LW19-VFL-01 22-840···01**	85 871···	**···51**	2.200 lm	21	0,4
Linell 3PID10 LW19-VFL-01 22-927···01	85 845···	**···51**	2.200 lm	21	0,4
Linell 3PID10 LW19-VFL-01 22-930···01	85 846···	**···51**	2.200 lm	21	0,4
Linell 3PID10 LW19-VFL-01 22-940···01	85 847···	**···51**	2.200 lm	21	0,4

• IK02 650 °C








Stromschienen-Leuchte mit Linsenoptik und Ausstrahlcharakteristik Very Wide Flood in Baugröße 15


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID15 LW19-VFL-01 33-840···01**	94 133···	**···51**	3.500 lm	29	0,6
Linell 3PID15 LW19-VFL-01 33-927···01	85 857···	**···51**	3.100 lm	35	0,6
Linell 3PID15 LW19-VFL-01 33-930···01	85 858···	**···51**	3.300 lm	35	0,6
Linell 3PID15 LW19-VFL-01 33-940···01	85 859···	**···51**	3.500 lm	35	0,6

• IK02 650 °C







Stromschienen-Leuchte mit Wallwasher-Optik und asymmetrischer Lichtstärkeverteilung in Baugröße 5


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID5 WW-D-L 10-927···01**	85 836···	**···51**	950 lm	13	0,5
Linell 3PID5 WW-D-L 10-930···01	85 837···	**···51**	950 lm	13	0,5
Linell 3PID5 WW-D-L 10-940···01	85 838···	**···51**	1.000 lm	13	0,5
Linell 3PID5 WW-D-R 10-927···01	85 884···	**···51**	950 lm	13	0,5
Linell 3PID5 WW-D-R 10-930···01	85 885···	**···51**	950 lm	13	0,5
Linell 3PID5 WW-D-R 10-940···01	85 886···	**···51**	1.000 lm	13	0,5

• IK02 650 °C

Das komplette Linell Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.






Stromschienen-Leuchte mit Wallwasher-Optik und asymmetrischer Lichtstärkeverteilung in Baugröße 10

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Linell 3PID10 WW-D-L 20-927···01**	85 848···	**···51**	1.900 lm	23	0,9
Linell 3PID10 WW-D-L 20-930···01	85 849···	**···51**	1.900 lm	23	0,9
Linell 3PID10 WW-D-L 20-940···01	85 850···	**···51**	2.000 lm	23	0,9
Linell 3PID10 WW-D-R 20-927···01	85 887···	**···51**	1.900 lm	23	0,9
Linell 3PID10 WW-D-R 20-930···01	85 888···	**···51**	1.900 lm	23	0,9
Linell 3PID10 WW-D-R 20-940···01	85 889···	**···51**	2.000 lm	23	0,9

• IK02 650 °C



LIGHTPANEL. LICHTQUALITÄT UND EFFIZIENZ IM FLACHEN FORMAT.

- Flache Panel-Leuchten zur Stromschienenmontage, parallel oder um 90° gedreht, für vielseitige Retailbeleuchtung
- ConVision® Technologie sorgt für blendfreies Licht und optimierten Sehkomfort mit brillanter Warendarstellung
- Linsenoptik ermöglicht extreme Effizienz von bis zu 170 lm/W bei bis zu 12.000 lm, ideal für nachhaltige Lichtkonzepte
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Hohe Lichtqualität mit CRI > 90 Varianten
- Geeignet für Sortimentsgänge, Kassenbereiche und Aktionsflächen

www.trilux.com/lightpanel-convision-rail

LIGHTPANEL ConVision®

STROMSCHIENENSYSTEM RAIL (STUCCHI)

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lightpanel-convision-rail





Lightpanel ConVision®

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Grundbeleuchtung
Gangzonenbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
breit
asymmetrisch breit
asymmetrisch eng

Leuchtenlichtstrom
4.000 - 6.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White
Ra > 90
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz mit Limiter in schwarz
schwarz mit Limiter in silbergrau
schwarz mit Limiter in weiß
silbergrau mit Limiter in schwarz
silbergrau mit Limiter in silbergrau
silbergrau mit Limiter in weiß
weiß mit Limiter in schwarz
weiß mit Limiter in silbergrau
weiß mit Limiter in weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20


LIGHTPANEL ConVision®





Lightpanel mit ConVision®-Technologie und asymmetrisch eng strahlender Optik (L-AN)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
LPCV 3P2-ST L-AN 01 45-8TW S96···01	94 399···	**···62**			3.345 lm	42	2,9
LPCV 3P2-ST L-AN 05 45-8TW S96···01	94 400···	**···62**			2.650 lm	42	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
LPCV 3P2-ST L-AN 01 45-8TW S96···01	94 407···			**···63**	3.345 lm	42	2,9
LPCV 3P2-ST L-AN 05 45-8TW S96···01	94 408···			**···63**	2.650 lm	42	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
LPCV 3P2-ST L-AN 01 40-930 K05···01	94 417···		**···51**		3.870 lm	42	2,7
LPCV 3P2-ST L-AN 05 40-930 K05···01	94 429···		**···51**		3.850 lm	54	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
LPCV 3P2-ST L-AN 01 40-840 K04···01	94 415···		**···51**		4.115 lm	35	2,7
LPCV 3P2-ST L-AN 01 40-940 K06···01	94 419···		**···51**		4.180 lm	42	2,7
LPCV 3P2-ST L-AN 05 40-840 K04···01	94 427···		**···51**		4.165 lm	45	2,7
LPCV 3P2-ST L-AN 05 40-940 K06···01	94 431···		**···51**		4.160 lm	54	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
LPCV 3P2-ST L-AN 01 40-930 K05···01	94 423···			**···63**	3.870 lm	42	2,9
LPCV 3P2-ST L-AN 05 40-930 K05···01	94 435···			**···63**	3.850 lm	54	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
LPCV 3P2-ST L-AN 01 40-840 K04···01	94 421···			**···63**	4.115 lm	35	2,9
LPCV 3P2-ST L-AN 01 40-940 K06···01	94 425···			**···63**	4.180 lm	42	2,9
LPCV 3P2-ST L-AN 05 40-840 K04···01	94 433···			**···63**	4.165 lm	45	2,9
LPCV 3P2-ST L-AN 05 40-940 K06···01	94 437···			**···63**	4.160 lm	54	2,9

Das komplette Lightpanel Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Lightpanel mit ConVision®-Technologie und breit strahlender Optik (L-W)

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
LPCV 3P2-ST L-W 01 45-8TW S96···01	94 401···	**···62**			4.360 lm	42	2,9
LPCV 3P2-ST L-W 05 45-8TW S96···01	94 402···	**···62**			4.115 lm	42	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
LPCV 3P2-ST L-W 01 45-8TW S96···01	94 409···			**···63**	4.360 lm	42	2,9
LPCV 3P2-ST L-W 05 45-8TW S96···01	94 410···			**···63**	4.115 lm	42	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
LPCV 3P2-ST L-W 01 65-930 K05···01	94 359···		**···51**		6.120 lm	54	2,7
LPCV 3P2-ST L-W 05 65-930 K05···01	94 360···		**···51**		5.955 lm	54	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
LPCV 3P2-ST L-W 01 65-840 K04···01	94 351···		**···51**		6.625 lm	45	2,7
LPCV 3P2-ST L-W 01 65-940 K06···01	94 367···		**···51**		6.615 lm	54	2,7
LPCV 3P2-ST L-W 05 65-840 K04···01	94 352···		**···51**		6.445 lm	45	2,7
LPCV 3P2-ST L-W 05 65-940 K06···01	94 368···		**···51**		6.435 lm	54	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
LPCV 3P2-ST L-W 01 65-930 K05···01	94 383···			**···63**	6.120 lm	54	2,9
LPCV 3P2-ST L-W 05 65-930 K05···01	94 384···			**···63**	5.955 lm	54	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
LPCV 3P2-ST L-W 01 65-840 K04···01	94 375···			**···63**	6.625 lm	45	2,9
LPCV 3P2-ST L-W 01 65-940 K06···01	94 391···			**···63**	6.615 lm	54	2,9
LPCV 3P2-ST L-W 05 65-840 K04···01	94 376···			**···63**	6.445 lm	45	2,9
LPCV 3P2-ST L-W 05 65-940 K06···01	94 392···			**···63**	6.435 lm	54	2,9

Lightpanel mit ConVision®-Technologie und breit strahlender Optik mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 (L-W19)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K						
LPCV 3P2-ST L-W19 01 65-930 K05···01	94 361···	**···51**		6.460 lm	54	2,7
LPCV 3P2-ST L-W19 05 65-930 K05···01	94 362···	**···51**		6.290 lm	54	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K						
LPCV 3P2-ST L-W19 01 65-840 K04···01	94 353···	**···51**		6.990 lm	45	2,7
LPCV 3P2-ST L-W19 01 65-940 K06···01	94 369···	**···51**		6.980 lm	54	2,7
LPCV 3P2-ST L-W19 05 65-840 K04···01	94 354···	**···51**		6.810 lm	45	2,7
LPCV 3P2-ST L-W19 05 65-940 K06···01	94 370···	**···51**		6.800 lm	54	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul						
LPCV 3P2-ST L-W19 01 65-930 K05···01	94 385···		**···63**	6.460 lm	54	2,9
LPCV 3P2-ST L-W19 05 65-930 K05···01	94 386···		**···63**	6.290 lm	54	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul						
LPCV 3P2-ST L-W19 01 65-840 K04···01	94 377···		**···63**	6.990 lm	45	2,9
LPCV 3P2-ST L-W19 01 65-940 K06···01	94 393···		**···63**	6.980 lm	54	2,9
LPCV 3P2-ST L-W19 05 65-840 K04···01	94 378···		**···63**	6.810 lm	45	2,9
LPCV 3P2-ST L-W19 05 65-940 K06···01	94 394···		**···63**	6.800 lm	54	2,9



LENTY. DIE UNIVERSELLEN LINSENSTRAHLER.

- Vielseitige Strahler für Retail, Office und Architektur in verschiedenen Größen und Ausstrahlwinkeln
- Fokussiertes, blendfreies Licht durch die TRILUX ConVision® Technologie
- Drei Größen mit Lichtstärken von 500 lm bis 4.000 lm
- Breite Auswahl an Lichtfarben, auch mit einem CRI > 90, ideal für verschiedenste Warengruppen
- Leicht und exakt auszurichten, dank dem austarierten Schwerpunkt bleiben dabei auch abgependelte Stromschienen in Balance
- Der Track-Driver verschwindet weitgehend, der Invisible-Driver komplett im Profil der Stromschiene

www.trilux.com/lenty-rail
www.trilux.com/lenty-mini-rail

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lenty-rail
www.trilux.com/lenty-mini-rail





Lenty Mini
Lenty Track

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Akzentbeleuchtung
Grundbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood

Leuchtenlichtstrom
500 lm - 1.000 lm (Lenty Mini)
1.000 lm - 2.000 lm (Lenty Track)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz mit Limiter in schwarz
schwarz mit Limiter in weiß
weiß mit Limiter in schwarz
weiß mit Limiter in weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20

LENTY MINI






Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Spot (SP) in Ausführung mit Ø 45 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
LyM 3PID-ST L-SP 01 10-830 M84···01	94 291···	**···51**	1.060 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-SP 01 10-930 M80···01	94 282···	**···51**	1.060 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-SP 05 10-830 M84···01	94 309···	**···51**	995 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-SP 05 10-930 M80···01	94 300···	**···51**	995 lm	13	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
LyM 3PID-ST L-SP 01 10-840 M85···01	94 294···	**···51**	1.085 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-SP 05 10-840 M85···01	94 312···	**···51**	1.015 lm	13	0,3



Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 45 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
LyM 3PID-ST L-MF 01 10-830 M84···01	94 292···	**···51**	1.070 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-MF 01 10-930 M80···01	94 283···	**···51**	1.070 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-MF 05 10-830 M84···01	94 310···	**···51**	1.005 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-MF 05 10-930 M80···01	94 301···	**···51**	1.005 lm	13	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
LyM 3PID-ST L-MF 01 10-840 M85···01	94 295···	**···51**	1.090 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-MF 05 10-840 M85···01	94 313···	**···51**	1.025 lm	13	0,3



Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) in Ausführung mit Ø 45 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
LyM 3PID-ST L-FL 01 10-830 M84···01	94 293···	**···51**	1.055 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-FL 01 10-930 M80···01	94 284···	**···51**	1.055 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-FL 05 10-830 M84···01	94 311···	**···51**	980 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-FL 05 10-930 M80···01	94 302···	**···51**	980 lm	13	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
LyM 3PID-ST L-FL 01 10-840 M85···01	94 296···	**···51**	1.075 lm	13	0,3
LyM 3PID-ST L-FL 05 10-840 M85···01	94 314···	**···51**	1.005 lm	13	0,3



Das komplette Lenty Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


LENTY TRACK





Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Spot (SP) in Ausführung mit Ø 62 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour					
Ly G2 3PID-ST L-SP 01 15-BC M62···01	94 213···	**···51**	1.630 lm	22	0,4
Ly G2 3PID-ST L-SP 05 15-BC M62···01	94 261···	**···51**	1.485 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White					
Ly G2 3PID-ST L-SP 01 20-EW M61···01	94 207···	**···51**	2.005 lm	22	0,4
Ly G2 3PID-ST L-SP 05 20-EW M61···01	94 255···	**···51**	1.830 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
Ly G2 3PID-ST L-SP 01 20-830 M25···01	94 219···	**···51**	2.025 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-SP 01 20-930 M29···01	94 189···	**···51**	2.025 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-SP 05 20-830 M25···01	94 267···	**···51**	1.845 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-SP 05 20-930 M29···01	94 237···	**···51**	1.845 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
Ly G2 3PID-ST L-SP 01 20-840 M27···01	94 225···	**···51**	2.100 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-SP 05 20-840 M27···01	94 273···	**···51**	1.915 lm	18	0,4

Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 62 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour					
Ly G2 3PID-ST L-MF 01 15-BC M62···01	94 214···	**···51**	1.690 lm	22	0,4
Ly G2 3PID-ST L-MF 05 15-BC M62···01	94 262···	**···51**	1.560 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White					
Ly G2 3PID-ST L-MF 01 20-EW M61···01	94 208···	**···51**	2.080 lm	22	0,4
Ly G2 3PID-ST L-MF 05 20-EW M61···01	94 256···	**···51**	1.920 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
Ly G2 3PID-ST L-MF 01 20-830 M25···01	94 220···	**···51**	2.100 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-MF 01 20-930 M29···01	94 190···	**···51**	2.100 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-MF 05 20-830 M25···01	94 268···	**···51**	1.935 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-MF 05 20-930 M29···01	94 238···	**···51**	1.935 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
Ly G2 3PID-ST L-MF 01 20-840 M27···01	94 226···	**···51**	2.180 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-MF 05 20-840 M27···01	94 274···	**···51**	2.010 lm	18	0,4

Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) in Ausführung mit Ø 62 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour					
Ly G2 3PID-ST L-FL 01 15-BC M62···01	94 215···	**···51**	1.745 lm	22	0,4
Ly G2 3PID-ST L-FL 05 15-BC M62···01	94 263···	**···51**	1.640 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White					
Ly G2 3PID-ST L-FL 01 20-EW M61···01	94 209···	**···51**	2.155 lm	22	0,4
Ly G2 3PID-ST L-FL 05 20-EW M61···01	94 257···	**···51**	2.025 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
Ly G2 3PID-ST L-FL 01 20-830 M25···01	94 221···	**···51**	2.170 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-FL 01 20-930 M29···01	94 191···	**···51**	2.170 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-FL 05 20-830 M25···01	94 269···	**···51**	2.040 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-FL 05 20-930 M29···01	94 239···	**···51**	2.040 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
Ly G2 3PID-ST L-FL 01 20-840 M27···01	94 227···	**···51**	2.255 lm	18	0,4
Ly G2 3PID-ST L-FL 05 20-840 M27···01	94 275···	**···51**	2.120 lm	18	0,4



SONNOS. EINE FAMILIE. EINE GESTALTUNGSWELT. ALLE FREIHEITEN.

- Downlight für abgehängte Montage zur Integration in das Stromschienensystem Rail
- Flexibler Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen dank verschiedener Baugrößen und Ausstrahlungscharakteristiken
- Exzellente Lichtqualität mit TRILUX ConVision® Technologie
- Standardmäßig ausgerüstet für intelligentes Lichtmanagement


www.trilux.com/sonnos-rail

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/sonnos-rail

SONNOS

STROMSCHIENENSYSTEM RAIL (STUCCHI)





Sonnos

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Akzentbeleuchtung
Grundbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
450 – 800 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
2.700 K
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h
L90 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß
weitere Farben auf Anfrage

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

IP20

SONNOS





Kompaktes Downlight in runder Bauform RH1 für die abgehängte Montage mit Ausstrahlcharakteristik Flood und Blendungsbegrenzung UGR < 19 (L-W19)

IP20

Bezeichnung	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED				
• **SNS RH1-3P01/01 WRFL-19 5-930···01**	90 023 552 25	500 lm	8,5	0,9
Leuchtenkörper schwarz, LED				
SNS RH1-3P05/05 SRFL-19 8-930···05	90 023 553 59	800 lm	11	0,9

• IK06 850 °C

Kompaktes Downlight in runder Bauform RH1 für die abgehängte Montage mit Ausstrahlcharakteristik Very Wide Flood

IP20


Bezeichnung	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED				
• **SNS RH1-3P01/01 WRVFL-22 8-927···01**	90 023 567 07	800 lm	11	0,9

• IK06 850 °C

Das komplette Sonnos Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

SONNOS





Kompaktes Downlight in runder Bauform RH3 für die abgehängte Montage mit Ausstrahlcharakteristik Flood und Blendungsbegrenzung UGR < 19 (L-W19)

IP20

Bezeichnung	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED				
• **SNS RH3-3P05/05 MRFL-19 14-927···05**	90 023 693 62	1.400 lm	14	1,4

• IK06 850 °C

Kompaktes Downlight in runder Bauform RH3 für die abgehängte Montage mit Ausstrahlcharakteristik Medium Flood und Blendungsbegrenzung UGR < 19 (L-W19)

IP20

Bezeichnung	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED				
• **SNS RH3-3P05/05 SRMF-19 14-840···05**	90 023 620 25	1.400 lm	12	1,4
SNS RH3-3P05/05 SRMF-19 14-940···05	90 023 626 14	1.400 lm	13	1,4

• IK06 850 °C



IN.VOLA. DEKORATIVES ELEMENT.

- Pendelleuchten als Komponente einer ganzheitlichen Retailbeleuchtung
- Glasschirme in zwei Formen: Kugelsegment oder Kegelsegment
- Schirme in Standardfarben bzw. individuellen Wunschfarben erhältlich
- Anpassungsfähig und flexibel durch E27 Fassung, die mit entsprechenden Leuchtmitteln bestückt werden kann

www.trilux.com/invola-rail

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/invola-rail

IN.VOLA

STROMSCHIENENSYSTEM RAIL (STUCCHI)





In.Vola

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Leuchtenschirme
Kugel, Kegel
Rauchglas, Mattglas, weiß


Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
E27

IP20

IN.VOLA





Dekorative Pendelleuchte mit E27 Fassung

IP20

Bezeichnung	TOC	E27	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED			
In.V 3PI-ST E27 max60W L1,5 01	94 441···	**···10**	**0,4**
In.V 3PI-ST E27 max60W L3,0 01	94 442···	**···10**	**0,4**
Leuchtenkörper schwarz, LED			
In.V 3PI-ST E27 max60W L1,5 05	94 439···	**···10**	**0,4**
In.V 3PI-ST E27 max60W L3,0 05	94 440···	**···10**	**0,4**

Leuchtenschirme



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
In.V Kon Rauchglas beigegrau transpa glz	94 158 00	Kegelförmiger Leuchtenschirm für In.Vola Pendelleuchte in der Ausführung Rauchglas beigegrau	0,8
In.V Kon verkehrsweiß translu matt/05	94 157 00	Kegelförmiger Leuchtenschirm für In.Vola Pendelleuchte in der Ausführung Mattglas weiß	0,8
In.V Kug Rauchglas beigegrau transpa glz	94 156 00	Kugelförmiger Leuchtenschirm für In.Vola Pendelleuchte in der Ausführung Rauchglas beigegrau	1,0
In.V Kug verkehrsweiß translu matt/05	94 155 00	Kugelförmiger Leuchtenschirm für In.Vola Pendelleuchte in der Ausführung Mattglas weiß	1,1

Das komplette In.Vola Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


BURGER
SNACKS



MUCH MOON. DIE LEUCHTEN-SKULPTUR.

- Runde Pendelleuchte mit sichtbarer Lichtfläche, einzeln oder gruppiert zu skulpturalen Lichtinstallationen einsetzbar
- Zwei Leuchtengrößen (Durchmesser 165 bzw. 240 mm) für Gestaltungsspielraum
- Drei Befestigungstypen: Einbau, Anbau, Adapter für Stromschienen
- Flexible Pendellängen von 60 bis 200 cm, auf Anfrage auch bis 400 cm
- Große LED-Auswahl in den Lichtfarben 3.000 K, 4.000 K oder Tunable White (2.700-6.000 K) für HCL-Anwendungen
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless

www.trilux.com/muchmoon-rail

MUCH MOON

STROMSCHIENENSYSTEM RAIL (STUCCHI)

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/muchmoon-rail





Much Moon

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Grundbeleuchtung
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)

IP20

Produkttabellen siehe Kapitel „Hängeleuchten", Much Moon ab Seite 522.



NORDIC. SCHLANK, STABIL, VIELSEITIG.

- Die flexible Basis für Lichtanwendungen in allen Retail-Bereichen und darüber hinaus
- Die Stromschienen bestehen aus einem stabilen Aluminiumprofil mit isolierten Leitern
- Es gibt sie als klassische 3-Phasen- oder als DALI-Schiene in drei Standardlängen (1.000 mm, 2.000 mm, 3.000 mm)
- Sie eignen sich zur Aufbau- und Pendelmontage bzw. als Flügelschiene auch zum Deckeneinbau

www.trilux.com/nordic

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/nordic





Nordic

Montageart
Einbau
Anbau
Hänge (via Zubehör)

Länge
1.000 mm
2.000 mm
3.000 mm

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Decke mit Einbauöffnung

Schienenfarbe
weiß
schwarz
silbergrau

Betriebsart
für schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
für schaltbar (ET)

Zubehör
Abdeckungen
Befestigungszubehör
Einbaugehäuse für Punktauslasse
Einspeisungen
Endkappen
Kaschierungen
Montagezubehör
Punktauslasse
Steckdosen
Stromschienenverbinder
Verbinder mit Einspeisung
Verbinder ohne Einspeisung

CE

NORDIC



Stromschienen, Anbau und Pendel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
StromschAB 3P L1,0 01 NO XTS4100-3	58 512 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene (5 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 1.000 mm.	0,9
StromschAB 3P L2,0 01 NO XTS4200-3	58 513 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene (5 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 2.000 mm.	1,8
StromschAB 3P L3,0 01 NO XTS4300-3	58 514 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene (5 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 3.000 mm.	2,8
StromschAB DALI 3P L1 01 NO XTSC6100-3	79 442 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 1.000 mm.	0,9
StromschAB DALI 3P L2 01 NO XTSC6200-3	79 443 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 2.000 mm.	1,8
StromschAB DALI 3P L3 01 NO XTSC6300-3	79 444 00	3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 3.000 mm.	2,8



Stromschienen, Einbau

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
StromschEB 3P L1,0 01 NO XTSF4100-3	79 422 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene (5 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 1.000 mm.	1,0
StromschEB 3P L2,0 01 NO XTSF4200-3	58 523 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene (5 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 2.000 mm.	2,0
StromschEB 3P L3,0 01 NO XTSF4300-3	58 524 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene (5 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 3.000 mm.	2,8
StromschEB DALI 3P L1 01 NO XTSCF6100-3	79 451 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 1.000 mm.	1,0
StromschEB DALI 3P L2 01 NO XTSCF6200-3	79 452 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 2.000 mm.	2,0
StromschEB DALI 3P L3 01 NO XTSCF6300-3	79 453 00	3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System Nordic. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Länge 3.000 mm.	2,8

Das komplette Nordic Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Einspeisungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Einsp 3P 01 NO XTS11-3	58 547 00	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Farbe weiß.	0,1
Einsp 3P 01 NO XTS12-3	58 548 00	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Farbe weiß.	0,1
Einsp DALI 3P 01 NO XTSC611-3	79 463 00	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß.	0,1
Einsp DALI 3P 01 NO XTSC612-3	79 460 00	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß.	0,1

Verbinder mit Einspeisung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mitteleinsp 3P 01 NO XTS14-3	59 742 00	Kupplung mit Einspeisungsvorrichtung zur elektrischen und mechanischen Verbindung sowie Anschluss von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau 5 Leiter), System Nordic. Farbe weiß.	0,1
Mitteleinsp DALI 3P 01 NO XTSC614-3	79 466 00	Kupplung mit Einspeisungsvorrichtung zur elektrischen und mechanischen Verbindung sowie Anschluss von 3-Phasen Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau, 5 plus 2 Leiter), System Nordic. Farbe weiß.	0,2
Flex-Verb 3P 01 NO XTS23-3	58 550 00	Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,1
Flex-Verb DALI 3P 01 NO XTSC623-3	79 493 00	Flexibler Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,2
Gelenk-Verb 3P 01 NO XTS24-3	58 549 00	Flexibler Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,1
L-Verb 3P 01 NO XTS34-3	58 553 00	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,1
L-Verb 3P 01 NO XTS35-3	58 552 00	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,1
L-Verb DALI 3P 01 NO XTSC634-3	79 475 00	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,2
L-Verb DALI 3P 01 NO XTSC635-3	79 472 00	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,2
T-Verb 3P 01 NO XTS36-3	79 427 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,1
T-Verb 3P 01 NO XTS37-3	58 555 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,1
T-Verb 3P 01 NO XTS39-3	58 557 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,1
T-Verb 3P 01 NO XTS40-3	58 558 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,1
T-Verb DALI 3P 01 NO XTSC636-3	79 487 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,3
T-Verb DALI 3P 01 NO XTSC637-3	79 478 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,3
T-Verb DALI 3P 01 NO XTSC639-3	79 484 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,3
T-Verb DALI 3P 01 NO XTSC640-3	79 481 00	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,3
X-Verb 3P 01 NO XTS38-3	58 551 00	X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß.	0,2
X-Verb DALI 3P 01 NO XTSC638-3	79 490 00	X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,3

Verbinder ohne Einspeisung




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Längsverb 3P 01 NO XTS21-3	59 735 00	Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau), System Nordic. Farbe weiß.	0,1
Längsverb DALI 3P 01 NO XTSC621-3	79 469 00	Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau), System Nordic. Farbe weiß.	0,1

Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Deckenbef AB 3P 01 NO SKB12-3	58 531 00	Deckenbefestigungselement mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Befestigungsmittel und Fixierung an der Stromschiene. Farbe weiß.	0,1
Pendelbef AB 3P 05 NO SKB16-2	58 546 00	Pendelbefestigungselement mit Loch zur Aufnahme der Befestigungsmittel. Farbe schwarz.	0,2
Seil-AH Brt f Stromsch 3P L1,5 09 NO	79 430 00	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar. Länge 1.500 mm.	0,1
Seil-AH Brt f Stromsch 3P L3,0 09 NO	79 431 00	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar. Länge 3.600 mm.	0,1
Seil-AH Brt f Stromsch 3P L6,0 09 NO	79 432 00	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar. Länge 6.000 mm.	0,1
Stossstellenbef AB 3P 01 NO SKB18-3	58 530 00	Stoßstellenbefestigung mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Decken-Befestigungsmittel sowie Stabilisierung des Systems. Farbe weiß.	0,1
Trackclip Brt m Federkl NO 01/03	81 195 00	Trackclip mit Federklammer zur Befestigung von Stromschienen an Odenwalddecken. System Baretta. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.	0,1
Trackclip Reu m Federkl NO 01/01	81 191 00	Trackclip mit Federklammer zur Befestigung von Stromschienen an Odenwald-decken. System Reutlinger. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.	
Universal-Haken f Stroms 01 EUT 99-067-6	79 437 00	Universalhaken zur abgehangenen Deckenbefestigung. Farbe weiß.	0,1
Chromhülse f Deckenbef M13x1 f Seil-AH	59 739 00	Hülse zur Abdeckung der Deckenbefestigung einer Seilabhängung. Oberfläche in Chromdesign.	0,1
Kappe f Uni-Haken Stroms ws EUT 99-284-6	79 435 00	Abdeckung für den Universal-Befestigungs-Haken einer Stromschiene. Farbe weiß.	0,1

Endkappen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Endk 3P 01 NO XTS41-3	58 556 00	Endkappe zum Abschluss eines 3-Phasen Stromschienenelements. Farbe weiß.	0,1

Blindabdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Abd Stromsch 3P L3,0 01 NO NO XTSP11-3	58 594 00	3-Phasen Stromschienenabdeckung, System Nordic. Farbe weiß.	0,1

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Biegewerkzeug 3P NO XTSV12	58 593 00	Werkzeug zum Biegen der Stromschienen-Kupferleiter. Farbe schwarz.	0,1
Stabilisator Stromsch 3P	59 740 00	Abdeckung zur mechanischen Stabilisierung und Sicherung des Stromschienen-Systems bei besonderen Belastungen.	0,2

Steckdose



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Adapter Steckdose 3P Eut 99-095-6 ws	79 597 00	Adapter mit Schutzkontakt-Steckdose für 3-Phasen-Stromschienensystem mit/ohne DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,4

Das komplette Nordic Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Punktauslass



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Punktauslass AB 3P 01 NO GA70-3	58 584 00	Punktauslass für den Anbau oder mittels separatem Zubehör auch zum Einbau in gesägte Decken. Farbe weiß.	0,1

Einbaugehäuse für Punktauslass



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Einbaubox f Punktausl 3P 01 NO XTSA71-3	79 433 00	Punktauslass-Deckeneinbaugehäuse für die Montage in einen gesägten Deckenausschnitt. Farbe weiß.	0,3

Abdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Abd Einsp 3P 01 NO XTSF10-3	79 439 00	Abdeckplatte für eine Einspeisung des 3-Phasen-Schienensystems. Farbe weiß.	0,1
Abd Einsp DALI 3P 01 NO XTSF610-3	79 499 00	Abdeckplatte für eine Einspeisung des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,1
Abd X DALI 3P 01 NO XTSF630-3	79 496 00	Abdeckplatte für einen X-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß.	0,1

Kaschierungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Chromhülse f Deckenbef M13x1 f Seil-AH	59 739 00	Hülse zur Abdeckung der Deckenbefestigung einer Seilabhängung. Oberfläche in Chromdesign.	0,1
Kappe f Uni-Haken Stroms ws EUT 99-284-6	79 435 00	Abdeckung für den Universal-Befestigungshaken einer Stromschiene. Farbe weiß.	0,1



LIGHTPANEL. LICHTQUALITÄT UND EFFIZIENZ IM FLACHEN FORMAT.

- Flache Panel-Leuchten zur Stromschienenmontage, parallel oder um 90° gedreht, für vielseitige Retailbeleuchtung
- ConVision®-Technologie sorgt für blendfreies Licht und optimierten Sehkomfort mit brillanter Warendarstellung
- Linsenoptik ermöglicht extreme Effizienz von bis zu 170 lm/W bei bis zu 12.000 lm, ideal für nachhaltige Lichtkonzepte
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Hohe Lichtqualität mit CRI > 90 über alle verfügbaren Lichtfarben
- Geeignet für Sortimentsgänge, Kassenbereiche und Aktionsflächen

www.trilux.com/lightpanel-nordic
www.trilux.com/lightpanel-convision-nordic

LIGHTPANEL

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lightpanel-nordic
www.trilux.com/lightpanel-convision-nordic

Lightpanel
Lightpanel ConVision®

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Grundbeleuchtung
Gangzonenbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
Lightpanel
breit
sehr breit
asymmetrisch breit
asymmetrisch eng
Lightpanel ConVision®
breit
asymmetrisch breit
asymmetrisch eng

Leuchtenlichtstrom
4.500 lm - 12.000 lm (Lightpanel)
4.000 lm - 8.000 lm (Lightpanel ConVision®)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K
Tunable White

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
Lightpanel
schwarz
silbergrau
weiß
Lightpanel mit ConVision®
schwarz mit Limiter in schwarz
schwarz mit Limiter in weiß
silbergrau mit Limiter in schwarz
silbergrau mit Limiter in weiß
weiß mit Limiter in schwarz
weiß mit Limiter in weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20



LIGHTPANEL








Lightpanel mit Linearlinsen und breit stahlender Optik (L-W)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
LPNT 3P2 L-W 80-8TW S95···01	98 476···	**···62**				7.240 lm	54	2,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
LPNT 3P2 L-W 80-8TW S95···01	98 496···			**···63**		7.955 lm	54	2,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
LPNT 3P2 L-W 65-830 M71···01	98 428···				**···40**	6.220 lm	39	2,1
LPNT 3P2 L-W 65-930 M70···01	98 436···				**···40**	6.240 lm	46	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-830 M71···01	98 444···				**···40**	7.705 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-830 M71···01	98 460···		**···51**			7.705 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-930 M70···01	98 452···				**···40**	7.695 lm	59	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-930 M70···01	98 468···		**···51**			7.695 lm	59	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
LPNT 3P2 L-W 65-840 M69···01	98 432···				**···40**	6.395 lm	39	2,1
LPNT 3P2 L-W 65-940 M72···01	98 440···				**···40**	6.645 lm	46	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-840 M69···01	98 448···				**···40**	7.920 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-840 M69···01	98 464···		**···51**			7.920 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-940 M72···01	98 456···				**···40**	8.190 lm	59	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-940 M72···01	98 472···		**···51**			8.190 lm	59	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
LPNT 3P2 L-W 80-830 M71···01	98 480···			**···63**		7.705 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-930 M70···01	98 488···			**···63**		7.695 lm	59	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
LPNT 3P2 L-W 80-840 M69···01	98 484···			**···63**		7.920 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-W 80-940 M72···01	98 492···			**···63**		8.190 lm	59	2,1

Das komplette Lightpanel Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Lightpanel mit Linearlinsen und doppelt asymmetrisch breit strahlender Optik (L-DAW)


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
LPNT 3P2 L-DAW 80-8TW S95···01	98 477···	**···62**				7.145 lm	54	2,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
LPNT 3P2 L-DAW 80-8TW S95···01	98 497···			**···63**		7.850 lm	54	2,2
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
LPNT 3P2 L-DAW 65-830 M71···01	98 429···				**···40**	6.140 lm	39	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 65-930 M70···01	98 437···				**···40**	6.160 lm	46	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-830 M71···01	98 445···				**···40**	7.605 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-830 M71···01	98 461···		**···51**			7.605 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-930 M70···01	98 453···				**···40**	7.590 lm	59	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-930 M70···01	98 469···		**···51**			7.590 lm	59	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
LPNT 3P2 L-DAW 65-840 M69···01	98 433···				**···40**	6.310 lm	39	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 65-940 M72···01	98 441···				**···40**	6.555 lm	46	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-840 M69···01	98 449···				**···40**	7.815 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-840 M69···01	98 465···		**···51**			7.815 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-940 M72···01	98 457···				**···40**	8.080 lm	59	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-940 M72···01	98 473···		**···51**			8.080 lm	59	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
LPNT 3P2 L-DAW 80-830 M71···01	98 481···			**···63**		7.605 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-930 M70···01	98 489···			**···63**		7.590 lm	59	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
LPNT 3P2 L-DAW 80-840 M69···01	98 485···			**···63**		7.815 lm	48	2,1
LPNT 3P2 L-DAW 80-940 M72···01	98 493···			**···63**		8.080 lm	59	2,1


LIGHTPANEL CONVISION





Lightpanel mit ConVision®-Technologie und breit strahlender Optik mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 (L-W19)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
LPCV 3P2 L-W19 01 65-830 K03···01	98 842···			**···40**	6.595 lm	45	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 65-930 K05···01	98 858···			**···40**	6.460 lm	54	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-830 K03···01	98 874···			**···40**	8.145 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-830 K03···01	98 906···	**···51**			8.145 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-930 K05···01	98 890···			**···40**	8.005 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-930 K05···01	98 922···	**···51**			8.005 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 65-830 K03···01	98 843···			**···40**	6.425 lm	45	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 65-930 K05···01	98 859···			**···40**	6.290 lm	54	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-830 K03···01	98 875···			**···40**	7.930 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-830 K03···01	98 907···	**···51**			7.930 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-930 K05···01	98 891···			**···40**	7.795 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-930 K05···01	98 923···	**···51**			7.795 lm	71	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
LPCV 3P2 L-W19 01 65-840 K04···01	98 850···			**···40**	6.990 lm	45	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 65-940 K06···01	98 866···			**···40**	6.980 lm	54	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-840 K04···01	98 882···			**···40**	8.625 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-840 K04···01	98 914···	**···51**			8.625 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-940 K06···01	98 898···			**···40**	8.650 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-940 K06···01	98 930···	**···51**			8.650 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 65-840 K04···01	98 851···			**···40**	6.810 lm	45	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 65-940 K06···01	98 867···			**···40**	6.800 lm	54	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-840 K04···01	98 883···			**···40**	8.405 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-840 K04···01	98 915···	**···51**			8.405 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-940 K06···01	98 899···			**···40**	8.425 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-940 K06···01	98 931···	**···51**			8.425 lm	71	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
LPCV 3P2 L-W19 01 80-830 K03···01	98 938···		**···63**		8.145 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-930 K05···01	98 954···		**···63**		8.005 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-830 K03···01	98 939···		**···63**		7.930 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-930 K05···01	98 955···		**···63**		7.795 lm	71	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
LPCV 3P2 L-W19 01 80-840 K04···01	98 946···		**···63**		8.625 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 01 80-940 K06···01	98 962···		**···63**		8.650 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-840 K04···01	98 947···		**···63**		8.405 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W19 05 80-940 K06···01	98 963···		**···63**		8.425 lm	71	2,8


Das komplette Lightpanel Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Lightpanel mit ConVision®-Technologie und breit strahlender Optik (L-W)

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
LPCV 3P2 L-W 01 45-8TW S96···01	98 968···	**···62**				4.360 lm	42	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 45-8TW S96···01	98 969···	**···62**				4.115 lm	42	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
LPCV 3P2 L-W 01 45-8TW S96···01	98 972···			**···63**		4.360 lm	42	2,9
LPCV 3P2 L-W 05 45-8TW S96···01	98 973···			**···63**		4.115 lm	42	2,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K								
LPCV 3P2 L-W 01 65-830 K03···01	98 840···				**···40**	6.250 lm	45	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 65-930 K05···01	98 856···				**···40**	6.120 lm	54	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-830 K03···01	98 872···				**···40**	7.715 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-830 K03···01	98 904···		**···51**			7.715 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-930 K05···01	98 888···				**···40**	7.585 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-930 K05···01	98 920···		**···51**			7.585 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 65-830 K03···01	98 841···				**···40**	6.080 lm	45	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 65-930 K05···01	98 857···				**···40**	5.955 lm	54	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-830 K03···01	98 873···				**···40**	7.505 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-830 K03···01	98 905···		**···51**			7.505 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-930 K05···01	98 889···				**···40**	7.380 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-930 K05···01	98 921···		**···51**			7.380 lm	71	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K								
LPCV 3P2 L-W 01 65-840 K04···01	98 848···				**···40**	6.625 lm	45	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 65-940 K06···01	98 864···				**···40**	6.615 lm	54	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-840 K04···01	98 880···				**···40**	8.175 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-840 K04···01	98 912···		**···51**			8.175 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-940 K06···01	98 896···				**···40**	8.200 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-940 K06···01	98 928···		**···51**			8.200 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 65-840 K04···01	98 849···				**···40**	6.445 lm	45	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 65-940 K06···01	98 865···				**···40**	6.435 lm	54	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-840 K04···01	98 881···				**···40**	7.955 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-840 K04···01	98 913···		**···51**			7.955 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-940 K06···01	98 897···				**···40**	7.975 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-940 K06···01	98 929···		**···51**			7.975 lm	71	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul								
LPCV 3P2 L-W 01 80-830 K03···01	98 936···			**···63**		7.715 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-930 K05···01	98 952···			**···63**		7.585 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-830 K03···01	98 937···			**···63**		7.505 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-930 K05···01	98 953···			**···63**		7.380 lm	71	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul								
LPCV 3P2 L-W 01 80-840 K04···01	98 944···			**···63**		8.175 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 01 80-940 K06···01	98 960···			**···63**		8.200 lm	71	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-840 K04···01	98 945···			**···63**		7.955 lm	59	2,8
LPCV 3P2 L-W 05 80-940 K06···01	98 961···			**···63**		7.975 lm	71	2,8



IDESTO TRACK.
DIE NEUE GLEICHMÄSSIGKEIT.

- Wandfluter mit speziellem Reflektor für gleichmäßiges, ruhiges Licht ohne Trapezeffekte
- Die Leuchte ist um bis zu 20° schwenkbar und um 355° drehbar
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Der Strahler bringt flexibles vertikales Licht in Räume mit Stromschienen, mit integriertem Track-Treiber für ein schlankes Profil
- Einfach zu montieren und hervorragend mit anderen Akzentstrahlern zu kombinieren

www.trilux.com/idesto-track

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/idesto-track

IDESTO TRACK

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC



Idesto Track

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Wandbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm - 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)
Meat (M)
Meat + Fish (M+F)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20



IDESTO TRACK






Stromschienenstrahler mit Wallwasher-Optik

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Idesto 3PTD HRS-WW 30-BC M49···01	98 822···			**···40**	2.825 lm	30	1,1
Idesto 3PTD HRS-WW 30-BC M49···01	98 830···	**···51**			2.825 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Idesto 3PTD HRS-WW 30-EW M48···01	98 818···			**···40**	2.850 lm	22	1,1
Idesto 3PTD HRS-WW 40-EW M48···01	98 820···			**···40**	3.675 lm	30	1,1
Idesto 3PTD HRS-WW 40-EW M48···01	98 828···	**···51**			3.675 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Idesto 3PTD HRS-WW 30-830 M33···01	98 810···			**···40**	2.720 lm	19	1,1
Idesto 3PTD HRS-WW 40-830 M33···01	98 812···			**···40**	3.690 lm	26	1,1
Idesto 3PTD HRS-WW 50-830 M33···01	98 824···	**···51**			4.800 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Idesto 3PTD HRS-WW 30-840 M35···01	98 814···			**···40**	2.820 lm	19	1,1
Idesto 3PTD HRS-WW 40-840 M35···01	98 816···			**···40**	3.825 lm	26	1,1
Idesto 3PTD HRS-WW 50-840 M35···01	98 826···	**···51**			4.970 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Idesto 3PTD HRS-WW 30-BC M49···01	98 838···		**···63**		2.825 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Idesto 3PTD HRS-WW 40-EW M48···01	98 836···		**···63**		3.675 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Idesto 3PTD HRS-WW 50-830 M33···01	98 832···		**···63**		4.800 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Idesto 3PTD HRS-WW 50-840 M35···01	98 834···		**···63**		4.970 lm	36	1,1




Kaffeebar



GRADO. FLÄCHIGE PERFORMANCE FÜR WÄNDE, GRAFIKEN, GANGZONEN.

- Fluter mit homogener, rechteckiger Ausleuchtung: ideal für Grafiken und Displays
- Optional mit satinierter Scheibe: weicherer Lichtaustritt für vertikale Warenbeleuchtung
- Leuchtenköpfe um 110° schwenkbar und 355° drehbar für flexible Ausrichtung
- Grado Twin mit zwei Lichtköpfen ist ideal für Gangzonen
- Auch mit LED-Modulen in Speziallichtfarben verfügbar, zum Beispiel Brilliant Food für Frischwaren
- Die Leuchten sind kompakt, gut entblendet und mehrfach preisgekrönt für ihr Design

www.trilux.com/grado-nordic

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/grado-nordic

GRADO

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC



Grado
Grado Twin

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Gangzonenbeleuchtung
Grafikbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
wide flood

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm – 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20




GRADO





Stromschienenstrahler mit Wannenreflektor zur großflächigen Wandbeleuchtung

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Grado 3P WRS-DF84 30-BC M51···01	85 630···			**···40**	3.040 lm	30	1,4
Grado 3P WRS-DF84 40-BC M51···01	85 636···			**···40**	3.855 lm	40	1,4
Grado 3P WRS-DF84 40-BC M51···01	85 702···	**···51**			3.855 lm	40	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Grado 3P WRS-DF84 30-EW M50···01	85 582···			**···40**	3.040 lm	22	1,4
Grado 3P WRS-DF84 40-EW M50···01	85 588···			**···40**	3.900 lm	30	1,4
Grado 3P WRS-DF84 50-EW M50···01	85 690···	**···51**			4.915 lm	40	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Grado 3P WRS-DF84 30-830 M41···01	85 492···			**···40**	3.040 lm	19	1,4
Grado 3P WRS-DF84 40-830 M41···01	85 522···			**···40**	4.075 lm	26	1,4
Grado 3P WRS-DF84 50-830 M41···01	85 666···	**···51**			5.065 lm	34	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Grado 3P WRS-DF84 30-840 M43···01	85 510···			**···40**	3.210 lm	19	1,4
Grado 3P WRS-DF84 40-840 M43···01	85 540···			**···40**	4.305 lm	26	1,4
Grado 3P WRS-DF84 50-840 M43···01	85 684···	**···51**			5.345 lm	34	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Grado 3P WRS-DF84 40-BC M51···01	85 756···		**···63**		3.855 lm	40	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Grado 3P WRS-DF84 50-EW M50···01	85 744···		**···63**		4.915 lm	40	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Grado 3P WRS-DF84 50-830 M41···01	85 720···		**···63**		5.065 lm	34	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Grado 3P WRS-DF84 50-840 M43···01	85 738···		**···63**		5.345 lm	34	1,4

Das komplette Grado Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


GRADO TWIN






Stromschienenstrahler mit zwei Leuchtenköpfen zur doppelt asymmetrischen Gangzonenbeleuchtung

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
GradoTW 3P WRS-GZ 2x40-BC M51···01	99 179···			**···40**	3.690 lm	80	2,7
GradoTW 3P WRS-GZ 2x40-BC M51···01	99 187···	**···51**			3.690 lm	80	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
GradoTW 3P WRS-GZ 2x40-EW M50···01	99 175···			**···40**	3.735 lm	60	2,7
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-EW M50···01	99 177···			**···40**	4.700 lm	80	2,7
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-EW M50···01	99 185···	**···51**			4.700 lm	80	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
GradoTW 3P WRS-GZ 2x40-830 M41···01	99 167···			**···40**	3.900 lm	52	2,7
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-830 M41···01	99 171···			**···40**	4.845 lm	68	2,7
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-830 M41···01	99 181···	**···51**			4.845 lm	68	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
GradoTW 3P WRS-GZ 2x40-840 M43···01	99 169···			**···40**	4.120 lm	52	2,7
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-840 M43···01	99 173···			**···40**	5.115 lm	68	2,7
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-840 M43···01	99 183···	**···51**			5.115 lm	68	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
GradoTW 3P WRS-GZ 2x40-BC M51···01	99 195···		**···63**		3.690 lm	80	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-EW M50···01	99 193···		**···63**		4.700 lm	80	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-830 M41···01	99 189···		**···63**		4.845 lm	68	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
GradoTW 3P WRS-GZ 2x50-840 M43···01	99 191···		**···63**		5.115 lm	68	2,7



B.VEO TRACK. POWER TRIFFT UNDERSTATEMENT.

- Lichtstarker Strahler mit Reflektoroptik im zylindrischen Design, für Stromschienenmontage
- In den Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K, 4.000 K, Brilliant Colour, Efficient White, Efficient Cool sowie Brilliant Food und Tunable White (2.700 K - 6.000 K) erhältlich
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Viel Bewegungsfreiheit beim Fokussieren mit 355° Drehbereich und 90° Schwenkbereich
- Mit extra flachem Adapter für klares Deckenbild
- Patentierte 3D Facettenreflektoren für ausgewogene Übergänge zwischen Kern- und Streulicht, mit Lichtverteilungen von Spot bis Very Wide Flood

www.trilux.com/bveo-track

B.VEO TRACK

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/bveo-track





B.Veo Track

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm - 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)
Meat (M)
Meat + Fish (M+F)
Tunable White

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20

Auch als Halbeinbauvariante, siehe ab Seite 62

B.VEO TRACK







Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
BV G2 3P RF-FL 20-8TW M23···01	87 507···	**···62**		2.140 lm	25	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul						
BV G2 3P RF-FL 20-8TW M23···01	87 477···		**···63**	2.140 lm	25	1,3








Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL)

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
BV G2 3PTD RF-FL 30-BC M49···01	86 360···			**···40**	2.665 lm	30	0,9
BV G2 3PTD RF-FL 30-BC M49···01	86 634···	**···51**			2.665 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
BV G2 3PTD RF-FL 30-EW M48···01	86 301···			**···40**	2.910 lm	22	0,9
BV G2 3PTD RF-FL 40-EW M48···01	86 320···			**···40**	3.750 lm	30	0,9
BV G2 3PTD RF-FL 40-EW M48···01	86 615···	**···51**			3.750 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
BV G2 3PTD RF-FL 30-830 M33···01	86 009···			**···40**	2.805 lm	19	0,9
BV G2 3PTD RF-FL 40-830 M33···01	86 028···			**···40**	3.760 lm	26	0,9
BV G2 3PTD RF-FL 50-830 M33···01	86 539···	**···51**			4.845 lm	36	0,9



Das komplette B.Veo Track Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
BV G2 3PTD RF-FL 30-840 M35···01	86 165···			**···40**	2.905 lm	19	0,9
BV G2 3PTD RF-FL 40-840 M35···01	86 184···			**···40**	3.895 lm	26	0,9
BV G2 3PTD RF-FL 50-840 M35···01	86 577···	**···51**			5.025 lm	36	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
BV G2 3PTD RF-FL 30-BC M49···01	86 828···		**···63**		2.665 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
BV G2 3PTD RF-FL 40-EW M48···01	86 809···		**···63**		3.750 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
BV G2 3PTD RF-FL 50-830 M33···01	86 733···		**···63**		4.845 lm	36	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
BV G2 3PTD RF-FL 50-840 M35···01	86 771···		**···63**		5.025 lm	36	0,9







Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)

IP20

Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETBLE···**		**W**	**≈kg**
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
BV G2 3P RF-MF 20-8TW M23···01	87 505···	**···62**		2.140 lm	25	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul						
BV G2 3P RF-MF 20-8TW M23···01	87 475···		**···63**	2.140 lm	25	1,3








Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
BV G2 3PTD RF-MF 30-BC M49···01	86 358···			**···40**	2.610 lm	30	0,9
BV G2 3PTD RF-MF 30-BC M49···01	86 632···	**···51**			2.610 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
BV G2 3PTD RF-MF 30-EW M48···01	84 339···			**···40**	2.880 lm	22	0,9
BV G2 3PTD RF-MF 40-EW M48···01	86 318···			**···40**	3.715 lm	30	0,9
BV G2 3PTD RF-MF 40-EW M48···01	84 327···	**···51**			3.715 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
BV G2 3PTD RF-MF 30-830 M33···01	84 331···			**···40**	2.780 lm	19	0,9
BV G2 3PTD RF-MF 40-830 M33···01	86 026···			**···40**	3.725 lm	26	0,9
BV G2 3PTD RF-MF 50-830 M33···01	84 323···	**···51**			4.800 lm	36	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
BV G2 3PTD RF-MF 30-840 M35···01	84 335···			**···40**	2.880 lm	19	0,9
BV G2 3PTD RF-MF 40-840 M35···01	86 182···			**···40**	3.860 lm	26	0,9
BV G2 3PTD RF-MF 50-840 M35···01	84 325···	**···51**			4.975 lm	36	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
BV G2 3PTD RF-MF 30-BC M49···01	86 826···		**···63**		2.610 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
BV G2 3PTD RF-MF 40-EW M48···01	84 327···		**···63**		3.715 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
BV G2 3PTD RF-MF 50-830 M33···01	84 323···		**···63**		4.800 lm	36	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
BV G2 3PTD RF-MF 50-840 M35···01	84 325···		**···63**		4.975 lm	36	0,9


Das komplette B.Veo Track Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.



CANILO. INDIVIDUELLER AUFTRITT, DURCHGÄNGIGE LICHTQUALITÄT.

- Einheitlich gestaltete, individualisierbare Stromschienenstrahler und Pendelleuchten für Retail-Anwendungen
- Erhältlich in zwei Größen für unterschiedlichen Lichtstrombedarf, zum Beispiel in hohen oder niedrigen Räumen
- Hohe Lichtqualität und Effizienz durch 3D Facettenreflektoren, hoher Sehkomfort durch zurückversetzten Reflektor und schwarzen Blendring
- Canilo Pendelleuchten mit stromführenden Pendelseilen, werkzeuglos in der Länge anpassbar
- Montage der Pendelleuchten an Deckenbaldachin oder Stromschienen-Adapter

www.trilux.com/canilo-nordic
www.trilux.com/canilo-plus-nordic



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/canilo-nordic
www.trilux.com/canilo-plus-nordic





Canilo
Canilo Plus
Canilo PL
Canilo Plus PL

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm - 5.000 lm (Canilo)
2.000 lm - 7.000 lm (Canilo Plus)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)
Meat (M)
Meat + Fish (M+F)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20


CANILO





Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) in Ausführung mit Ø 105 mm Strahlerkopf

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Can G2 3P RF-FL 30-BC M49···01	98 729···			**···40**	2.650 lm	30	1,6
Can G2 3P RF-FL 30-BC M49···01	98 745···	**···51**			2.650 lm	30	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Can G2 3P RF-FL 30-EW M48···01	98 721···			**···40**	2.665 lm	22	1,6
Can G2 3P RF-FL 40-EW M48···01	98 725···			**···40**	3.445 lm	30	1,6
Can G2 3P RF-FL 40-EW M48···01	98 741···	**···51**			3.445 lm	30	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Can G2 3P RF-FL 30-830 M33···01	98 705···			**···40**	2.545 lm	19	1,6
Can G2 3P RF-FL 40-830 M33···01	98 713···			**···40**	3.455 lm	26	1,6
Can G2 3P RF-FL 50-830 M33···01	98 733···	**···51**			4.505 lm	36	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Can G2 3P RF-FL 30-840 M35···01	98 709···			**···40**	2.635 lm	19	1,6
Can G2 3P RF-FL 40-840 M35···01	98 717···			**···40**	3.580 lm	26	1,6
Can G2 3P RF-FL 50-840 M35···01	98 737···	**···51**			4.665 lm	36	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Can G2 3P RF-FL 30-BC M49···01	98 761···		**···63**		2.650 lm	30	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Can G2 3P RF-FL 40-EW M48···01	98 757···		**···63**		3.445 lm	30	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Can G2 3P RF-FL 50-830 M33···01	98 749···		**···63**		4.505 lm	36	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Can G2 3P RF-FL 50-840 M35···01	98 753···		**···63**		4.665 lm	36	1,6

Das komplette Canilo und Canilo Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 105 mm Strahlerkopf


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Can G2 3P RF-MF 30-BC M49···01	98 728···			**···40**	2.590 lm	30	1,6
Can G2 3P RF-MF 30-BC M49···01	98 744···	**···51**			2.590 lm	30	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Can G2 3P RF-MF 30-EW M48···01	98 720···			**···40**	2.605 lm	22	1,6
Can G2 3P RF-MF 40-EW M48···01	98 724···			**···40**	3.365 lm	30	1,6
Can G2 3P RF-MF 40-EW M48···01	98 740···	**···51**			3.365 lm	30	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Can G2 3P RF-MF 30-830 M33···01	98 704···			**···40**	2.485 lm	19	1,6
Can G2 3P RF-MF 40-830 M33···01	98 712···			**···40**	3.380 lm	26	1,6
Can G2 3P RF-MF 50-830 M33···01	98 732···	**···51**			4.400 lm	36	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Can G2 3P RF-MF 30-840 M35···01	98 708···			**···40**	2.575 lm	19	1,6
Can G2 3P RF-MF 40-840 M35···01	98 716···			**···40**	3.500 lm	26	1,6
Can G2 3P RF-MF 50-840 M35···01	98 736···	**···51**			4.560 lm	36	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Can G2 3P RF-MF 30-BC M49···01	98 760···		**···63**		2.590 lm	30	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Can G2 3P RF-MF 40-EW M48···01	98 756···		**···63**		3.365 lm	30	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Can G2 3P RF-MF 50-830 M33···01	98 748···		**···63**		4.400 lm	36	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Can G2 3P RF-MF 50-840 M35···01	98 752···		**···63**		4.560 lm	36	1,6


CANILO PLUS





Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) in Ausführung mit Ø 141 mm Strahlerkopf

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
CaniloP 3P RF-FL 40-BC M51···01	95 754···			**···40**	3.455 lm	40	2,8
CaniloP 3P RF-FL 40-BC M51···01	95 784···	**···51**			3.455 lm	40	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
CaniloP 3P RF-FL 40-EW M50···01	95 574···			**···40**	3.485 lm	30	2,8
CaniloP 3P RF-FL 50-EW M50···01	95 604···			**···40**	4.400 lm	40	2,8
CaniloP 3P RF-FL 60-EW M50···01	95 634···			**···40**	5.600 lm	54	2,8
CaniloP 3P RF-FL 60-EW M50···01	95 664···	**···51**			5.600 lm	54	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
CaniloP 3P RF-FL 40-830 M41···01	94 764···			**···40**	3.635 lm	26	2,8
CaniloP 3P RF-FL 50-830 M41···01	94 794···			**···40**	4.525 lm	34	2,8
CaniloP 3P RF-FL 50-830 M41···01	94 884···	**···51**			4.525 lm	34	2,8
CaniloP 3P RF-FL 70-830 M41···01	94 824···			**···40**	6.585 lm	54	2,8
CaniloP 3P RF-FL 70-830 M41···01	94 854···	**···51**			6.585 lm	54	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
CaniloP 3P RF-FL 40-840 M43···01	95 184···			**···40**	3.835 lm	26	2,8
CaniloP 3P RF-FL 50-840 M43···01	95 214···			**···40**	4.780 lm	34	2,8
CaniloP 3P RF-FL 50-840 M43···01	95 304···	**···51**			4.780 lm	34	2,8
CaniloP 3P RF-FL 70-840 M43···01	95 244···			**···40**	6.950 lm	54	2,8
CaniloP 3P RF-FL 70-840 M43···01	95 274···	**···51**			6.950 lm	54	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
CaniloP 3P RF-FL 40-BC M51···01	95 814···		**···63**		3.455 lm	40	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
CaniloP 3P RF-FL 50-EW M50···01	95 694···		**···63**		4.400 lm	40	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
CaniloP 3P RF-FL 50-830 M41···01	94 914···		**···63**		4.525 lm	34	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
CaniloP 3P RF-FL 50-840 M43···01	95 334···		**···63**		4.780 lm	34	2,8

Das komplette Canilo und Canilo Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 141 mm Strahlerkopf

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
CaniloP 3P RF-MF 40-BC M51···01	95 753···			**···40**	3.455 lm	40	2,8
CaniloP 3P RF-MF 40-BC M51···01	95 783···	**···51**			3.455 lm	40	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
CaniloP 3P RF-MF 40-EW M50···01	95 573···			**···40**	3.485 lm	30	2,8
CaniloP 3P RF-MF 50-EW M50···01	95 603···			**···40**	4.400 lm	40	2,8
CaniloP 3P RF-MF 60-EW M50···01	95 633···			**···40**	5.600 lm	54	2,8
CaniloP 3P RF-MF 60-EW M50···01	95 663···	**···51**			5.600 lm	54	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
CaniloP 3P RF-MF 40-830 M41···01	94 763···			**···40**	3.635 lm	26	2,8
CaniloP 3P RF-MF 50-830 M41···01	94 793···			**···40**	4.525 lm	34	2,8
CaniloP 3P RF-MF 50-830 M41···01	94 883···	**···51**			4.525 lm	34	2,8
CaniloP 3P RF-MF 70-830 M41···01	94 823···			**···40**	6.585 lm	54	2,8
CaniloP 3P RF-MF 70-830 M41···01	94 853···	**···51**			6.585 lm	54	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
CaniloP 3P RF-MF 40-840 M43···01	95 183···			**···40**	3.835 lm	26	2,8
CaniloP 3P RF-MF 50-840 M43···01	95 213···			**···40**	4.780 lm	34	2,8
CaniloP 3P RF-MF 50-840 M43···01	95 303···	**···51**			4.780 lm	34	2,8
CaniloP 3P RF-MF 70-840 M43···01	95 243···			**···40**	6.950 lm	54	2,8
CaniloP 3P RF-MF 70-840 M43···01	95 273···	**···51**			6.950 lm	54	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
CaniloP 3P RF-MF 40-BC M51···01	95 813···		**···63**		3.455 lm	40	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
CaniloP 3P RF-MF 50-EW M50···01	95 693···		**···63**		4.400 lm	40	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
CaniloP 3P RF-MF 50-830 M41···01	94 913···		**···63**		4.525 lm	34	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
CaniloP 3P RF-MF 50-840 M43···01	95 333···		**···63**		4.780 lm	34	2,8





Pendelleuchte mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) in Ausführung mit Ø 105 mm Strahlerkopf


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
CPL G2 3P FL 30-EW M48···L1,5 01	99 212···			**···40**	2.665 lm	23	2,0
CPL G2 3P FL 30-EW M48···L1,5 01	99 213···	**···51**			2.665 lm	23	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
CPL G2 3P FL 30-830 M33···L1,5 01	99 200···			**···40**	2.545 lm	19	2,0
CPL G2 3P FL 30-830 M33···L1,5 01	99 201···	**···51**			2.545 lm	19	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
CPL G2 3P FL 30-840 M35···L1,5 01	99 206···			**···40**	2.635 lm	19	2,0
CPL G2 3P FL 30-840 M35···L1,5 01	99 207···	**···51**			2.635 lm	19	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
CPL G2 3P FL 30-EW M48···L1,5 01	99 214···		**···63**		2.665 lm	23	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
CPL G2 3P FL 30-830 M33···L1,5 01	99 202···		**···63**		2.545 lm	19	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
CPL G2 3P FL 30-840 M35···L1,5 01	99 208···		**···63**		2.635 lm	19	2,0

Pendelleuchte mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 105 mm Strahlerkopf


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
CPL G2 3P MF 30-EW M48···L1,5 01	99 209···			**···40**	2.605 lm	23	2,0
CPL G2 3P MF 30-EW M48···L1,5 01	99 210···	**···51**			2.605 lm	23	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
CPL G2 3P MF 30-830 M33···L1,5 01	99 197···			**···40**	2.485 lm	19	2,0
CPL G2 3P MF 30-830 M33···L1,5 01	99 198···	**···51**			2.485 lm	19	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
CPL G2 3P MF 30-840 M35···L1,5 01	99 203···			**···40**	2.575 lm	19	2,0
CPL G2 3P MF 30-840 M35···L1,5 01	99 204···	**···51**			2.575 lm	19	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
CPL G2 3P MF 30-EW M48···L1,5 01	99 211···		**···63**		2.605 lm	23	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
CPL G2 3P MF 30-830 M33···L1,5 01	99 199···		**···63**		2.485 lm	19	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
CPL G2 3P MF 30-840 M35···L1,5 01	99 205···		**···63**		2.575 lm	19	2,0

Das komplette Canilo und Canilo Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.






Pendelleuchte mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) in Ausführung mit Ø 141 mm Strahlerkopf

IP20


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White					
CPPL 3P RF-FL 40-EW M50···L1,5 01	99 870···	**···40**	3.605 lm	30	2,7
CPPL 3P RF-FL 50-EW M50···L1,5 01	99 874···	**···40**	4.545 lm	40	2,7
CPPL 3P RF-FL 60-EW M50···L1,5 01	99 878···	**···40**	5.790 lm	54	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
CPPL 3P RF-FL 40-830 M41···L1,5 01	99 846···	**···40**	3.755 lm	26	2,7
CPPL 3P RF-FL 50-830 M41···L1,5 01	99 850···	**···40**	4.675 lm	34	2,7
CPPL 3P RF-FL 60-830 M41···L1,5 01	99 854···	**···40**	5.980 lm	46	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
CPPL 3P RF-FL 40-840 M43···L1,5 01	99 858···	**···40**	3.965 lm	26	2,7
CPPL 3P RF-FL 50-840 M43···L1,5 01	99 862···	**···40**	4.940 lm	34	2,7
CPPL 3P RF-FL 60-840 M43···L1,5 01	99 866···	**···40**	6.315 lm	46	2,7



Pendelleuchte mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 141 mm Strahlerkopf

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White					
CPPL 3P RF-MF 40-EW M50···L1,5 01	99 869···	**···40**	3.600 lm	30	2,7
CPPL 3P RF-MF 50-EW M50···L1,5 01	99 873···	**···40**	4.540 lm	40	2,7
CPPL 3P RF-MF 60-EW M50···L1,5 01	99 877···	**···40**	5.780 lm	54	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
CPPL 3P RF-MF 40-830 M41···L1,5 01	99 845···	**···40**	3.750 lm	26	2,7
CPPL 3P RF-MF 50-830 M41···L1,5 01	99 849···	**···40**	4.670 lm	34	2,7
CPPL 3P RF-MF 60-830 M41···L1,5 01	99 853···	**···40**	5.975 lm	46	2,7
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
CPPL 3P RF-MF 40-840 M43···L1,5 01	99 857···	**···40**	3.960 lm	26	2,7
CPPL 3P RF-MF 50-840 M43···L1,5 01	99 861···	**···40**	4.930 lm	34	2,7
CPPL 3P RF-MF 60-840 M43···L1,5 01	99 865···	**···40**	6.310 lm	46	2,7





KALO. LEISTUNGSSTARK UND FUNKTIONAL GESTALTET.

- Leistungsstarke Stromschienenstrahler in zwei Größen für Retailanwendungen wie Fashion, Food oder Automotive
- Mit bis zu 5.000 lm bzw. bei dem größeren Strahler Kalo Plus sogar bis zu 7.000 lm auch für höhere Räume geeignet
- Lichtdichte Gehäuse vermeiden unerwünschte Deckenaufhellung
- Leicht und exakt auszurichten: 355° drehbar, 180° schwenkbar
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless

www.trilux.com/kalo-nordic
www.trilux.com/kalo-plus-nordic



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/kalo-nordic
www.trilux.com/kalo-plus-nordic



Kalo
Kalo Plus

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Akzentbeleuchtung
Grundbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm – 5.000 lm (Kalo)
1.500 lm – 7.000 lm (Kalo Plus)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)
Meat (M)
Meat + Fish (M+F)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20




KALO





Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) in Ausführung mit Ø 94 mm Strahlerkopf

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Kalo G2 3P RF-FL 30-BC M49···01	93 291···			**···40**	2.835 lm	30	1,1
Kalo G2 3P RF-FL 30-BC M49···01	93 711···	**···51**			2.835 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Kalo G2 3P RF-FL 30-EW M48···01	93 111···			**···40**	2.865 lm	22	1,1
Kalo G2 3P RF-FL 40-EW M48···01	93 141···			**···40**	3.685 lm	30	1,1
Kalo G2 3P RF-FL 40-EW M48···01	93 651···	**···51**			3.685 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Kalo G2 3P RF-FL 30-830 M33···01	92 754···			**···40**	2.735 lm	19	1,1
Kalo G2 3P RF-FL 40-830 M33···01	92 874···			**···40**	3.705 lm	26	1,1
Kalo G2 3P RF-FL 50-830 M33···01	93 561···	**···51**			4.810 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Kalo G2 3P RF-FL 30-840 M35···01	92 814···			**···40**	2.830 lm	19	1,1
Kalo G2 3P RF-FL 40-840 M35···01	92 933···			**···40**	3.840 lm	26	1,1
Kalo G2 3P RF-FL 50-840 M35···01	93 621···	**···51**			4.985 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Kalo G2 3P RF-FL 30-BC M49···01	94 003···		**···63**		2.835 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Kalo G2 3P RF-FL 40-EW M48···01	93 943···		**···63**		3.685 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Kalo G2 3P RF-FL 50-830 M33···01	93 858···		**···63**		4.810 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Kalo G2 3P RF-FL 50-840 M35···01	93 915···		**···63**		4.985 lm	36	1,1

Das komplette Kalo und Kalo Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 94 mm Strahlerkopf


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Kalo G2 3P RF-MF 30-BC M49···01	93 289···			**···40**	2.805 lm	30	1,1
Kalo G2 3P RF-MF 30-BC M49···01	93 709···	**···51**			2.805 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Kalo G2 3P RF-MF 30-EW M48···01	93 109···			**···40**	2.835 lm	22	1,1
Kalo G2 3P RF-MF 40-EW M48···01	93 139···			**···40**	3.650 lm	30	1,1
Kalo G2 3P RF-MF 40-EW M48···01	93 649···	**···51**			3.650 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Kalo G2 3P RF-MF 30-830 M33···01	92 752···			**···40**	2.705 lm	19	1,1
Kalo G2 3P RF-MF 40-830 M33···01	92 872···			**···40**	3.670 lm	26	1,1
Kalo G2 3P RF-MF 50-830 M33···01	93 559···	**···51**			4.765 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Kalo G2 3P RF-MF 30-840 M35···01	92 812···			**···40**	2.805 lm	19	1,1
Kalo G2 3P RF-MF 40-840 M35···01	92 931···			**···40**	3.800 lm	26	1,1
Kalo G2 3P RF-MF 50-840 M35···01	93 619···	**···51**			4.935 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Kalo G2 3P RF-MF 30-BC M49···01	94 001···		**···63**		2.805 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Kalo G2 3P RF-MF 40-EW M48···01	93 941···		**···63**		3.650 lm	30	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Kalo G2 3P RF-MF 50-830 M33···01	93 856···		**···63**		4.765 lm	36	1,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Kalo G2 3P RF-MF 50-840 M35···01	93 913···		**···63**		4.935 lm	36	1,1


KALO PLUS





Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL) in Ausführung mit Ø 131 mm Strahlerkopf

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
KaloP 3P RF-FL 40-BC M51···01	98 661···			**···40**	3.590 lm	40	2,0
KaloP 3P RF-FL 40-BC M51···01	98 677···	**···51**			3.590 lm	40	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
KaloP 3P RF-FL 50-EW M50···01	98 653···			**···40**	4.575 lm	40	2,0
KaloP 3P RF-FL 60-EW M50···01	98 657···			**···40**	5.790 lm	54	2,0
KaloP 3P RF-FL 60-EW M50···01	98 673···	**···51**			5.790 lm	54	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
KaloP 3P RF-FL 50-830 M41···01	98 637···			**···40**	4.715 lm	34	2,0
KaloP 3P RF-FL 50-830 M41···01	98 697···	**···51**			4.715 lm	34	2,1
KaloP 3P RF-FL 70-830 M41···01	98 645···			**···40**	6.805 lm	54	2,0
KaloP 3P RF-FL 70-830 M41···01	98 665···	**···51**			6.805 lm	54	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
KaloP 3P RF-FL 50-840 M43···01	98 641···			**···40**	4.975 lm	34	2,0
KaloP 3P RF-FL 50-840 M43···01	98 701···	**···51**			4.975 lm	34	2,1
KaloP 3P RF-FL 70-840 M43···01	98 649···			**···40**	7.185 lm	54	2,0
KaloP 3P RF-FL 70-840 M43···01	98 669···	**···51**			7.185 lm	54	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
KaloP 3P RF-FL 40-BC M51···01	98 693···		**···63**		3.590 lm	40	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
KaloP 3P RF-FL 50-EW M50···01	98 689···		**···63**		4.575 lm	40	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
KaloP 3P RF-FL 50-830 M41···01	98 681···		**···63**		4.715 lm	34	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
KaloP 3P RF-FL 50-840 M43···01	98 685···		**···63**		4.975 lm	34	2,1


Das komplette Kalo und Kalo Plus Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 131 mm Strahlerkopf

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
KaloP 3P RF-MF 40-BC M51···01	98 660···			**···40**	3.585 lm	40	2,0
KaloP 3P RF-MF 40-BC M51···01	98 676···	**···51**			3.585 lm	40	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
KaloP 3P RF-MF 50-EW M50···01	98 652···			**···40**	4.570 lm	40	2,0
KaloP 3P RF-MF 60-EW M50···01	98 656···			**···40**	5.785 lm	54	2,0
KaloP 3P RF-MF 60-EW M50···01	98 672···	**···51**			5.785 lm	54	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
KaloP 3P RF-MF 50-830 M41···01	98 636···			**···40**	4.710 lm	34	2,0
KaloP 3P RF-MF 50-830 M41···01	98 696···	**···51**			4.710 lm	34	2,1
KaloP 3P RF-MF 70-830 M41···01	98 644···			**···40**	6.800 lm	54	2,0
KaloP 3P RF-MF 70-830 M41···01	98 664···	**···51**			6.800 lm	54	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
KaloP 3P RF-MF 50-840 M43···01	98 640···			**···40**	4.975 lm	34	2,0
KaloP 3P RF-MF 50-840 M43···01	98 700···	**···51**			4.975 lm	34	2,1
KaloP 3P RF-MF 70-840 M43···01	98 648···			**···40**	7.180 lm	54	2,0
KaloP 3P RF-MF 70-840 M43···01	98 668···	**···51**			7.180 lm	54	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
KaloP 3P RF-MF 40-BC M51···01	98 692···		**···63**		3.585 lm	40	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
KaloP 3P RF-MF 50-EW M50···01	98 688···		**···63**		4.570 lm	40	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
KaloP 3P RF-MF 50-830 M41···01	98 680···		**···63**		4.710 lm	34	2,1
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
KaloP 3P RF-MF 50-840 M43···01	98 684···		**···63**		4.975 lm	34	2,1



TARO MINI TRACK. WENIG STRAHLER, VIEL LICHT.

- Kompakte und leistungsfähige Stromschienenstrahler bis zu 5.000 lm Lichtstrom
- Lichtkopf mit einseitiger Aufhängung und markantem Ring aus mattschwarzen Kühlrippen
- Fünf Ausstrahlcharakteristiken ermöglichen vielfältige Lichtinszenierungen
- Lichtkopf um 355° drehbar und 180° schwenkbar für einen großen Aktionsradius
- Track-Treiber sorgt für ein schlankes, elegantes Design
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Vier Standard-Weißlichtfarben sowie drei farbintensivierende Speziallichtfarben verfügbar

www.trilux.com/taro-mini-track

TARO MINI TRACK

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/taro-mini-track





Taro Mini Track

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm - 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20


TARO MINI TRACK





Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Flood (FL)

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
TaroMini 3PTD RF-FL 30-BC M49···01	99 120···			**···40**	2.785 lm	30	0,8
TaroMini 3PTD RF-FL 30-BC M49···01	99 128···	**···51**			2.785 lm	30	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
TaroMini 3PTD RF-FL 30-EW M48···01	99 116···			**···40**	2.810 lm	22	0,8
TaroMini 3PTD RF-FL 40-EW M48···01	99 118···			**···40**	3.625 lm	30	0,8
TaroMini 3PTD RF-FL 40-EW M48···01	99 126···	**···51**			3.625 lm	30	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
TaroMini 3PTD RF-FL 30-830 M33···01	99 108···			**···40**	2.685 lm	19	0,8
TaroMini 3PTD RF-FL 40-830 M33···01	99 110···			**···40**	3.640 lm	26	0,8
TaroMini 3PTD RF-FL 50-830 M33···01	99 122···	**···51**			4.735 lm	36	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
TaroMini 3PTD RF-FL 30-840 M35···01	99 112···			**···40**	2.780 lm	19	0,8
TaroMini 3PTD RF-FL 40-840 M35···01	99 114···			**···40**	3.770 lm	26	0,8
TaroMini 3PTD RF-FL 50-840 M35···01	99 124···	**···51**			4.905 lm	36	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
TaroMini 3PTD RF-FL 30-BC M49···01	99 136···		**···63**		2.785 lm	30	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
TaroMini 3PTD RF-FL 40-EW M48···01	99 134···		**···63**		3.625 lm	30	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
TaroMini 3PTD RF-FL 50-830 M33···01	99 130···		**···63**		4.735 lm	36	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
TaroMini 3PTD RF-FL 50-840 M35···01	99 132···		**···63**		4.905 lm	36	0,8

Das komplette Taro Mini Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Stromschienenstrahler mit 3D Facettenreflektor und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
TaroMini 3PTD RF-MF 30-BC M49···01	99 119···			**···40**	2.730 lm	30	0,8
TaroMini 3PTD RF-MF 30-BC M49···01	99 127···	**···51**			2.730 lm	30	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
TaroMini 3PTD RF-MF 30-EW M48···01	99 115···			**···40**	2.755 lm	22	0,8
TaroMini 3PTD RF-MF 40-EW M48···01	99 117···			**···40**	3.550 lm	30	0,8
TaroMini 3PTD RF-MF 40-EW M48···01	99 125···	**···51**			3.550 lm	30	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
TaroMini 3PTD RF-MF 30-830 M33···01	99 107···			**···40**	2.630 lm	19	0,8
TaroMini 3PTD RF-MF 40-830 M33···01	99 109···			**···40**	3.565 lm	26	0,8
TaroMini 3PTD RF-MF 50-830 M33···01	99 121···	**···51**			4.635 lm	36	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
TaroMini 3PTD RF-MF 30-840 M35···01	99 111···			**···40**	2.725 lm	19	0,8
TaroMini 3PTD RF-MF 40-840 M35···01	99 113···			**···40**	3.695 lm	26	0,8
TaroMini 3PTD RF-MF 50-840 M35···01	99 123···	**···51**			4.805 lm	36	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
TaroMini 3PTD RF-MF 30-BC M49···01	99 135···		**···63**		2.730 lm	30	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
TaroMini 3PTD RF-MF 40-EW M48···01	99 133···		**···63**		3.550 lm	30	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
TaroMini 3PTD RF-MF 50-830 M33···01	99 129···		**···63**		4.635 lm	36	0,8
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
TaroMini 3PTD RF-MF 50-840 M35···01	99 131···		**···63**		4.805 lm	36	0,8



LENTY. DIE UNIVERSELLEN LINSENSTRAHLER.

- Vielseitige Strahler für Retail, Office und Architektur in verschiedenen Größen und Ausstrahlwinkeln
- Fokussiertes, blendfreies Licht durch die TRILUX ConVision®-Technologie
- Drei Größen mit Lichtstärken von 500 lm bis 4.000 lm
- Breite Auswahl an Lichtfarben, auch mit CRI >90, ideal für verschiedenste Warengruppen
- Leicht und exakt auszurichten, dank dem austarierten Schwerpunkt bleiben dabei auch abgependelte Stromschienen in Balance
- Der Track-Driver verschwindet weitgehend, der Invisible-Driver komplett im Profil der Stromschiene

www.trilux.com/lenty-nordic
www.trilux.com/lenty-plus-nordic

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lenty-nordic
www.trilux.com/lenty-plus-nordic



Lenty Mini
Lenty Track
Lenty Plus Track

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Akzentbeleuchtung
Grundbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood

Leuchtenlichtstrom
500 lm - 1.000 lm (Lenty Mini)
1.000 lm - 2.000 lm (Lenty Track)
2.000 lm - 4.0000 lm (Lenty Plus Track)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20




LENTY MINI





**Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)
in Ausführung mit Ø 45 mm Strahlerkopf**


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
LyM 3PTD L-MF 05 10-830 M84···01	96 965···			**···40**	1.005 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-MF 05 10-830 M84···01	96 986···	**···51**			1.005 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-MF 05 10-930 M80···01	96 947···			**···40**	1.005 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-MF 05 10-930 M80···01	96 977···	**···51**			1.005 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-MF 05 5-830 M84···01	96 962···			**···40**	560 lm	7	0,3
LyM 3PTD L-MF 05 5-930 M80···01	96 944···			**···40**	560 lm	7	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
LyM 3PTD L-MF 05 10-840 M85···01	96 971···			**···40**	1.025 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-MF 05 10-840 M85···01	96 989···	**···51**			1.025 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-MF 05 5-840 M85···01	96 968···			**···40**	570 lm	7	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
LyM 3PTD L-MF 05 10-830 M84···01	97 004···		**···63**		1.005 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-MF 05 10-930 M80···01	96 995···		**···63**		1.005 lm	13	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
LyM 3PTD L-MF 05 10-840 M85···01	97 007···		**···63**		1.025 lm	13	0,3


Das komplette Lenty Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.






Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 45 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber

IP20




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
LyM 3PID L-MF 05 10-830 M84···01	97 235···	**···40**	1.005 lm	13	0,3
LyM 3PID L-MF 05 10-930 M80···01	97 217···	**···40**	1.005 lm	13	0,3
LyM 3PID L-MF 05 5-830 M84···01	97 232···	**···40**	560 lm	7	0,3
LyM 3PID L-MF 05 5-930 M80···01	97 214···	**···40**	560 lm	7	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
LyM 3PID L-MF 05 10-840 M85···01	97 241···	**···40**	1.025 lm	13	0,3
LyM 3PID L-MF 05 5-840 M85···01	97 238···	**···40**	570 lm	7	0,3





Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Spot (SP) in Ausführung mit Ø 45 mm Strahlerkopf


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
LyM 3PTD L-SP 05 10-830 M84···01	96 964···			**···40**	995 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-SP 05 10-830 M84···01	96 985···	**···51**			995 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-SP 05 10-930 M80···01	96 946···			**···40**	995 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-SP 05 10-930 M80···01	96 976···	**···51**			995 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-SP 05 5-830 M84···01	96 961···			**···40**	555 lm	7	0,3
LyM 3PTD L-SP 05 5-930 M80···01	96 943···			**···40**	555 lm	7	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
LyM 3PTD L-SP 05 10-840 M85···01	96 970···			**···40**	1.015 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-SP 05 10-840 M85···01	96 988···	**···51**			1.015 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-SP 05 5-840 M85···01	96 967···			**···40**	565 lm	7	0,3


Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul					
LyM 3PTD L-SP 05 10-830 M84···01	97 003···	**···63**	995 lm	13	0,3
LyM 3PTD L-SP 05 10-930 M80···01	96 994···	**···63**	995 lm	13	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul					
LyM 3PTD L-SP 05 10-840 M85···01	97 006···	**···63**	1.015 lm	13	0,3





Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Spot (SP) in Ausführung mit Ø 45 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber


IP20



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
LyM 3PID L-SP 05 10-830 M84···01	97 234···	**···40**	995 lm	13	0,3
LyM 3PID L-SP 05 10-930 M80···01	97 216···	**···40**	995 lm	13	0,3
LyM 3PID L-SP 05 5-830 M84···01	97 231···	**···40**	555 lm	7	0,3
LyM 3PID L-SP 05 5-930 M80···01	97 213···	**···40**	555 lm	7	0,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
LyM 3PID L-SP 05 10-840 M85···01	97 240···	**···40**	1.015 lm	13	0,3
LyM 3PID L-SP 05 5-840 M85···01	97 237···	**···40**	565 lm	7	0,3


LENTY TRACK






**Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)
in Ausführung mit Ø 62 mm Strahlerkopf**

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Ly G2 3PTD L-MF 05 15-BC M62···01	99 650···			**···40**	1.560 lm	22	0,4
Ly G2 3PTD L-MF 05 15-BC M62···01	99 674···	**···51**			1.560 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Ly G2 3PTD L-MF 05 10-EW M61···01	99 642···			**···40**	970 lm	10	0,4
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-EW M61···01	99 646···			**···40**	1.920 lm	22	0,4
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-EW M61···01	99 670···	**···51**			1.920 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Ly G2 3PTD L-MF 05 10-830 M25···01	99 654···			**···40**	940 lm	8	0,4
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-830 M25···01	99 658···			**···40**	1.935 lm	18	0,4
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-830 M25···01	99 678···	**···51**			1.935 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Ly G2 3PTD L-MF 05 10-840 M27···01	99 662···			**···40**	975 lm	8	0,4
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-840 M27···01	99 666···			**···40**	2.010 lm	18	0,4
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-840 M27···01	99 682···	**···51**			2.010 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Ly G2 3PTD L-MF 05 15-BC M62···01	99 690···		**···63**		1.560 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-EW M61···01	99 686···		**···63**		1.920 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-830 M25···01	99 694···		**···63**		1.935 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Ly G2 3PTD L-MF 05 20-840 M27···01	99 698···		**···63**		2.010 lm	18	0,4






Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 62 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber

IP20




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour					
Ly G2 3PID L-MF 05 15-BC M62···01	99 606···	**···40**	1.560 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White					
Ly G2 3PID L-MF 05 10-EW M61···01	99 598···	**···40**	970 lm	10	0,4
Ly G2 3PID L-MF 05 20-EW M61···01	99 602···	**···40**	1.920 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
Ly G2 3PID L-MF 05 10-830 M25···01	99 610···	**···40**	940 lm	8	0,4
Ly G2 3PID L-MF 05 20-830 M25···01	99 614···	**···40**	1.935 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
Ly G2 3PID L-MF 05 10-840 M27···01	99 618···	**···40**	975 lm	8	0,4
Ly G2 3PID L-MF 05 20-840 M27···01	99 622···	**···40**	2.010 lm	18	0,4





Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Spot (SP) in Ausführung mit Ø 62 mm Strahlerkopf

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Ly G2 3PTD L-SP 05 15-BC M62···01	99 649···			**···40**	1.485 lm	22	0,4
Ly G2 3PTD L-SP 05 15-BC M62···01	99 673···	**···51**			1.485 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Ly G2 3PTD L-SP 05 10-EW M61···01	99 641···			**···40**	925 lm	10	0,4
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-EW M61···01	99 645···			**···40**	1.830 lm	22	0,4
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-EW M61···01	99 669···	**···51**			1.830 lm	22	0,4

Das komplette Lenty Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Ly G2 3PTD L-SP 05 10-830 M25···01	99 653···			**···40**	895 lm	8	0,4
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-830 M25···01	99 657···			**···40**	1.845 lm	18	0,4
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-830 M25···01	99 677···	**···51**			1.845 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Ly G2 3PTD L-SP 05 10-840 M27···01	99 661···			**···40**	930 lm	8	0,4
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-840 M27···01	99 665···			**···40**	1.915 lm	18	0,4
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-840 M27···01	99 681···	**···51**			1.915 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Ly G2 3PTD L-SP 05 15-BC M62···01	99 689···		**···63**		1.485 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-EW M61···01	99 685···		**···63**		1.830 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-830 M25···01	99 693···		**···63**		1.845 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Ly G2 3PTD L-SP 05 20-840 M27···01	99 697···		**···63**		1.915 lm	18	0,4





Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Spot (SP) in Ausführung mit Ø 62 mm Strahlerkopf und Invisible Treiber


IP20



Bezeichnung	**TOC**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour					
Ly G2 3PID L-SP 05 15-BC M62···01	99 605···	**···40**	1.485 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White					
Ly G2 3PID L-SP 05 10-EW M61···01	99 597···	**···40**	925 lm	10	0,4
Ly G2 3PID L-SP 05 20-EW M61···01	99 601···	**···40**	1.830 lm	22	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K					
Ly G2 3PID L-SP 05 10-830 M25···01	99 609···	**···40**	895 lm	8	0,4
Ly G2 3PID L-SP 05 20-830 M25···01	99 613···	**···40**	1.845 lm	18	0,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K					
Ly G2 3PID L-SP 05 10-840 M27···01	99 617···	**···40**	930 lm	8	0,4
Ly G2 3PID L-SP 05 20-840 M27···01	99 621···	**···40**	1.915 lm	18	0,4


LENTY PLUS





Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Spot (SP)
in Ausführung mit Ø 84 mm Strahlerkopf

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
LentyP 3PTD L-SP 30-BC M49···01	98 315···			**···40**	2.810 lm	30	1,0
LentyP 3PTD L-SP 30-BC M49···01	98 359···	**···51**			2.810 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
LentyP 3PTD L-SP 30-EW M48···01	98 367···			**···40**	2.705 lm	22	1,0
LentyP 3PTD L-SP 40-EW M48···01	98 327···			**···40**	3.515 lm	30	1,0
LentyP 3PTD L-SP 40-EW M48···01	98 355···	**···51**			3.515 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
LentyP 3PTD L-SP 30-830 M33···01	98 308···			**···40**	2.630 lm	19	1,0
LentyP 3PTD L-SP 40-830 M33···01	98 323···			**···40**	3.525 lm	26	1,0
LentyP 3PTD L-SP 40-830 M33···01	98 351···	**···51**			3.525 lm	26	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
LentyP 3PTD L-SP 30-840 M35···01	98 319···			**···40**	2.725 lm	19	1,0
LentyP 3PTD L-SP 40-840 M35···01	98 331···			**···40**	3.650 lm	26	1,0
LentyP 3PTD L-SP 40-840 M35···01	98 363···	**···51**			3.650 lm	26	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
LentyP 3PTD L-SP 30-BC M49···01	98 343···		**···63**		2.810 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
LentyP 3PTD L-SP 40-EW M48···01	98 339···		**···63**		3.515 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
LentyP 3PTD L-SP 40-830 M33···01	98 335···		**···63**		3.525 lm	26	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
LentyP 3PTD L-SP 40-840 M35···01	98 347···		**···63**		3.650 lm	26	1,0

Das komplette Lenty Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Stromschienenstrahler mit Linse und Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF) in Ausführung mit Ø 84 mm Strahlerkopf

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
LentyP 3PTD L-MF 30-BC M49···01	98 316···			**···40**	2.805 lm	30	1,0
LentyP 3PTD L-MF 30-BC M49···01	98 360···	**···51**			2.805 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
LentyP 3PTD L-MF 30-EW M48···01	98 312···			**···40**	2.725 lm	22	1,0
LentyP 3PTD L-MF 40-EW M48···01	98 328···			**···40**	3.510 lm	30	1,0
LentyP 3PTD L-MF 40-EW M48···01	98 356···	**···51**			3.510 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
LentyP 3PTD L-MF 30-830 M33···01	98 309···	**···51**			2.625 lm	19	1,0
LentyP 3PTD L-MF 40-830 M33···01	98 324···			**···40**	3.520 lm	26	1,0
LentyP 3PTD L-MF 40-830 M33···01	98 352···	**···51**			3.520 lm	26	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
LentyP 3PTD L-MF 30-840 M35···01	98 320···			**···40**	2.720 lm	19	1,0
LentyP 3PTD L-MF 40-840 M35···01	98 332···			**···40**	3.650 lm	26	1,0
LentyP 3PTD L-MF 40-840 M35···01	98 364···	**···51**			3.650 lm	26	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
LentyP 3PTD L-MF 30-BC M49···01	98 344···		**···63**		2.805 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
LentyP 3PTD L-MF 40-EW M48···01	98 340···		**···63**		3.510 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
LentyP 3PTD L-MF 40-830 M33···01	98 336···		**···63**		3.520 lm	26	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
LentyP 3PTD L-MF 40-840 M35···01	98 348···		**···63**		3.650 lm	26	1,0



YUVIO. SO EINZIGARTIG WIE IHR STOREKONZEPT.

- Einzigartiges Design mit Freiform-Linsen, die herausragende Lichtqualität und Effizienz bieten
- Yuvio Track ist ein universeller Einzelstrahler mit verschiedenen Strahlercharakteristiken für vielfältige Anwendungen
- Yuvio Twin ist mit seinen doppelten Strahlerköpfen spezialisiert auf die flächige Ausleuchtung von Gängen und Wänden
- Die Strahler sind leicht und präzise auszurichten – dank großem, praxisgerechtem Schwenkbereich
- Lichtfarben auch in CRI > 90 erhältlich, ideal für authentische und kontrastreiche Ausleuchtungen

www.trilux.com/yuvio-track
www.trilux.com/yuvio-twin-track

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/yuvio-track
www.trilux.com/yuvio-twin-track

Yuvio Track
Yuvio Twin

Montageart
Stromschiene

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung
Gangzonenbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
Yuvio Track
super spot
spot
medium flood
flood
oval

Yuvio Twin
oval

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm - 5. 000 lm (Yuvio Track)
2 × 2.000 lm – 2 × 5.000 lm (Yuvio Twin)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Yuvio Track
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)
Meat (M)
Meat + Fish (M+F)

Yuvio Twin
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig


CE IP20






YUVIO TRACK





Stromschienenstrahler mit Freiformlinse zur akzentuierenden Beleuchtung mit Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
YV 3PTD L-MF 30-BC M49···01	97 722···			**···40**	3.020 lm	22	0,9
YV 3PTD L-MF 30-BC M49···01	97 893···	**···51**			3.885 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
YV 3PTD L-MF 30-EW M48···01	97 704···			**···40**	2.905 lm	22	0,9
YV 3PTD L-MF 40-EW M48···01	97 785···			**···40**	3.740 lm	30	0,9
YV 3PTD L-MF 40-EW M48···01	97 875···	**···51**			3.740 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
YV 3PTD L-MF 30-830 M33···01	97 677···			**···40**	2.775 lm	19	0,9
YV 3PTD L-MF 40-830 M33···01	97 758···			**···40**	3.640 lm	26	0,9
YV 3PTD L-MF 50-830 M33···01	97 848···	**···51**			4.720 lm	36	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
YV 3PTD L-MF 30-840 M35···01	97 695···			**···40**	2.875 lm	19	0,9
YV 3PTD L-MF 40-840 M35···01	97 776···			**···40**	3.900 lm	26	0,9
YV 3PTD L-MF 50-840 M35···01	97 866···	**···51**			5.060 lm	36	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
YV 3PTD L-MF 30-BC M49···01	97 983···		**···63**		3.885 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
YV 3PTD L-MF 40-EW M48···01	97 965···		**···63**		3.740 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
YV 3PTD L-MF 50-830 M33···01	97 938···		**···63**		4.720 lm	36	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
YV 3PTD L-MF 50-840 M35···01	97 956···		**···63**		5.060 lm	36	0,9


Das komplette Yuvio Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.





Stromschienenstrahler mit Freiformlinse zur akzentuierenden Beleuchtung mit Ausstrahlcharakteristik Ovale Lichtverteilung (OVL)


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
YV 3PTD L-OVL 30-BC M49···01	97 724···			**···40**	2.920 lm	30	0,9
YV 3PTD L-OVL 30-BC M49···01	97 895···	**···51**			2.920 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
YV 3PTD L-OVL 30-EW M48···01	97 706···			**···40**	2.965 lm	22	0,9
YV 3PTD L-OVL 40-EW M48···01	97 787···			**···40**	3.800 lm	30	0,9
YV 3PTD L-OVL 40-EW M48···01	97 877···	**···51**			3.800 lm	30	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
YV 3PTD L-OVL 30-830 M33···01	97 679···			**···40**	2.835 lm	19	0,9
YV 3PTD L-OVL 40-830 M33···01	97 760···			**···40**	3.820 lm	26	0,9
YV 3PTD L-OVL 50-830 M33···01	97 850···	**···51**			4.955 lm	36	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
YV 3PTD L-OVL 30-840 M35···01	97 697···			**···40**	2.935 lm	19	0,9
YV 3PTD L-OVL 40-840 M35···01	97 778···			**···40**	3.955 lm	26	0,9
YV 3PTD L-OVL 50-840 M35···01	97 868···	**···51**			5.135 lm	36	1,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
YV 3PTD L-OVL 30-BC M49···01	97 985···		**···63**		2.920 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
YV 3PTD L-OVL 40-EW M48···01	97 967···		**···63**		3.800 lm	30	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
YV 3PTD L-OVL 50-830 M33···01	97 940···		**···63**		4.955 lm	36	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
YV 3PTD L-OVL 50-840 M35···01	97 958···		**···63**		5.135 lm	36	0,9


YUVIO TWIN





Stromschienenstrahler mit Freiformlinse und zwei Strahlerköpfen zur doppelt asymmetrischen Ausleuchtung mit Ausstrahlcharakteristik Ovale Lichtverteilung (OVL)

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
YVTW 3P L-OVL 30-EW M48···01	98 031···			**···40**	2.965 lm	44	2,3
YVTW 3P L-OVL 40-EW M48···01	98 049···			**···40**	3.815 lm	60	2,3
YVTW 3P L-OVL 40-EW M48···01	98 079···	**···51**			3.815 lm	60	2,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
YVTW 3P L-OVL 30-830 M33···01	98 022···			**···40**	2.835 lm	38	2,3
YVTW 3P L-OVL 40-830 M33···01	98 040···			**···40**	3.835 lm	52	2,3
YVTW 3P L-OVL 50-830 M33···01	98 058···			**···40**	4.980 lm	72	2,3
YVTW 3P L-OVL 50-830 M33···01	98 070···	**···51**			4.980 lm	72	2,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
YVTW 3P L-OVL 30-840 M35···01	98 028···			**···40**	2.935 lm	38	2,3
YVTW 3P L-OVL 40-840 M35···01	98 046···			**···40**	3.975 lm	52	2,3
YVTW 3P L-OVL 50-840 M35···01	98 064···			**···40**	5.160 lm	72	2,3
YVTW 3P L-OVL 50-840 M35···01	98 076···	**···51**			5.160 lm	72	2,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
YVTW 3P L-OVL 40-EW M48···01	98 097···		**···63**		3.815 lm	60	2,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
YVTW 3P L-OVL 50-830 M33···01	98 088···		**···63**		4.980 lm	72	2,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
YVTW 3P L-OVL 50-840 M35···01	98 094···		**···63**		5.160 lm	72	2,4

Das komplette Yuvio Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


FELIX W.



IN.VOLA. DEKORATIVES ELEMENT.

- Pendelleuchten als Komponente einer ganzheitlichen Retailbeleuchtung
- Glasschirme in zwei Formen: Kugelsegment oder Kegelsegment
- Schirme in Standardfarben bzw. individuellen Wunschfarben erhältlich
- Anpassungsfähig und flexibel durch E27 Fassung, die mit entsprechenden Leuchtmitteln bestückt werden kann

www.trilux.com/invola

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/invola





Auch für Rail (Stucchi) und Nordic erhältlich

In.Vola

Montageart
Hänge

Funktionen
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Lampenleistung
max. 60 W

Leuchtenschirme
Kugel, Konisch
Rauchglas, weiß matt

Leuchtenfarbe
schwarz

Betriebsart
E27

CE IP20

Produkttabellen siehe Kapitel „Hängeleuchten", In.Vola ab Seite 512.



JUNO. LICHTJUWEL PUR.

- Pendelleuchten als Allrounder für die komplette Shopbeleuchtung
- Herausragendes Merkmal: die tropfenförmige Freiformlinse mit ovaler Lichtverteilung
- Avantgardistisches Design, prämiert beim Red Dot Design Award 2020
- Geeignet für smartes Lichtmanagement: wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Pendelleuchten zur Einbau-, Aufbau- oder Stromschienen-Montage, Pendellänge justierbar von 0,1 bis 1,5 Meter oder 1,5 bis 3 Meter

www.trilux.com/juno

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/juno

JUNO

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC





Juno

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
oval

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm – 4.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
4.000 K
Ra > 90
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20

JUNO






Pendelleuchte mit Freiformlinse und Ausstrahlcharakteristik Ovale Lichtverteilung (OVL)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
JNPL 3P L-OVL 30-EW M50···L1,5 01	98 132···			**···40**	2.810 lm	23	4,0
JNPL 3P L-OVL 30-EW M50···L1,5 01	98 133···	**···51**			2.810 lm	23	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
JNPL 3P L-OVL 30-830 M41···L1,5 01	98 124···			**···40**	2.810 lm	19	4,0
JNPL 3P L-OVL 30-830 M41···L1,5 01	98 125···	**···51**			2.810 lm	19	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
JNPL 3P L-OVL 30-840 M43···L1,5 01	98 128···			**···40**	2.965 lm	19	4,0
JNPL 3P L-OVL 30-840 M43···L1,5 01	98 129···	**···51**			2.965 lm	19	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
JNPL 3P L-OVL 30-EW M50···L1,5 01	98 134···		**···63**		2.810 lm	23	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
JNPL 3P L-OVL 30-830 M41···L1,5 01	98 126···		**···63**		2.810 lm	19	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
JNPL 3P L-OVL 30-840 M43···L1,5 01	98 130···		**···63**		2.965 lm	19	4,0

Das komplette Juno Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.


ok



LIMBA. CLASSIC MEETS MODERN.

- Pendelleuchten, die moderne LED-Technik mit einem authentischen Vintage-Look kombinieren
- Alternativ mit LED-Filament-Leuchtmitteln oder LED-Optiken mit Facettenreflektor
- Viele Farbkombinationen von Schirm und Textilkabel, individuell anpassbar an das Storekonzept
- Flexible Montagemöglichkeiten: Einbau, Aufbau oder per Adapter an der Stromschiene
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- LED-Module liefern bis zu 5.000 Lumen und sind in sechs Weißlicht- sowie drei Speziallichtfarben verfügbar
- Dekorativer Eyecatcher, ideal für Aktionsflächen, Frischebereiche und Lounge-Bereiche

www.trilux.com/limba

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/limba

LIMBA

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC



Limba

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm – 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig


CE IP20



LIMBA







Pendelleuchte im Vintage Design mit Ausstrahlcharakteristik Flood (FL)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Lim 3P RF-FL 30-BC M51···L1,5 01	99 836···			**···40**	2.665 lm	30	3,4
Lim 3P RF-FL 40-BC M51···L1,5 01	99 838···	**···51**			3.390 lm	40	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Lim 3P RF-FL 30-EW M50···L1,5 01	99 824···			**···40**	2.665 lm	22	3,4
Lim 3P RF-FL 40-EW M50···L1,5 01	99 826···	**···51**			3.425 lm	30	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Lim 3P RF-FL 30-830 M41···L1,5 01	99 800···			**···40**	2.660 lm	19	3,4
Lim 3P RF-FL 40-830 M41···L1,5 01	99 802···	**···51**			3.570 lm	26	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Lim 3P RF-FL 30-840 M43···L1,5 01	99 812···			**···40**	2.805 lm	19	3,4
Lim 3P RF-FL 40-840 M43···L1,5 01	99 814···	**···51**			3.770 lm	26	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Lim 3P RF-FL 40-BC M51···L1,5 01	99 842···		**···63**		3.390 lm	40	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Lim 3P RF-FL 40-EW M50···L1,5 01	99 830···		**···63**		3.425 lm	30	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Lim 3P RF-FL 40-830 M41···L1,5 01	99 806···		**···63**		3.570 lm	26	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Lim 3P RF-FL 40-840 M43···L1,5 01	99 818···		**···63**		3.770 lm	26	3,4

Das komplette Limba Portfolio finden Sie im Online-Produktkatalog.

Pendelleuchte im Vintage Design
mit Ausstrahlcharakteristik Medium Flood (MF)

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
Lim 3P RF-MF 30-BC M51···L1,5 01	99 835···			**···40**	2.665 lm	30	3,4
Lim 3P RF-MF 40-BC M51···L1,5 01	99 837···	**···51**			3.390 lm	40	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
Lim 3P RF-MF 30-EW M50···L1,5 01	99 823···			**···40**	2.665 lm	22	3,4
Lim 3P RF-MF 40-EW M50···L1,5 01	99 825···	**···51**			3.425 lm	30	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
Lim 3P RF-MF 30-830 M41···L1,5 01	99 799···			**···40**	2.660 lm	19	3,4
Lim 3P RF-MF 40-830 M41···L1,5 01	99 801···	**···51**			3.570 lm	26	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
Lim 3P RF-MF 30-840 M43···L1,5 01	99 811···			**···40**	2.805 lm	19	3,4
Lim 3P RF-MF 40-840 M43···L1,5 01	99 813···	**···51**			3.770 lm	26	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
Lim 3P RF-MF 40-BC M51···L1,5 01	99 841···		**···63**		3.390 lm	40	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
Lim 3P RF-MF 40-EW M50···L1,5 01	99 829···		**···63**		3.425 lm	30	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
Lim 3P RF-MF 40-830 M41···L1,5 01	99 805···		**···63**		3.570 lm	26	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
Lim 3P RF-MF 40-840 M43···L1,5 01	99 817···		**···63**		3.770 lm	26	3,4



MUCH MOON. DIE LEUCHTEN-SKULPTUR.

- Runde Pendelleuchte mit sichtbarer Lichtfläche, einzeln oder gruppiert zu skulpturalen Lichtinstallationen einsetzbar
- Zwei Leuchtengrößen (Durchmesser 165 bzw. 240 mm) für Gestaltungsspielraum
- Drei Befestigungstypen: Einbau, Anbau, Adapter für Stromschienen
- Flexible Pendellängen von 60 bis 200 cm, auf Anfrage auch bis 400 cm
- Große LED-Auswahl in den Lichtfarben 3.000 K, 4.000 K oder Tunable White (2.700-6.000 K) für HCL-Anwendungen
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless

www.trilux.com/muchmoon-rail

MUCH MOON

STROMSCHIENENSYSTEM NORDIC

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/muchmoon-rail





Much Moon

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Grundbeleuchtung
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)

IP20

Produkttabellen siehe Kapitel „Hängeleuchten", Much Moon ab Seite 522.


TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

SYSTEM

YONOS

YOUR NEXT OFFICE SYSTEM

- Mit Yonos lassen sich Einzelleuchten, Lichtbänder und Lichtstrukturen realisieren – mit durchgängiger, formschlüssiger Designsprache und Lichtqualität
- Ein stabiles Aluminiumprofil mit integrierter Stromführung mit Abgriffen ist das Herzstück von Yonos
- Alle Einsätze umschließen das Basiselement vollständig – dadurch unterscheidet sich die Anmutung zum Beispiel von üblichen Lichtbandsystemen



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/yonos

Yonos

Montageart
Anbau, Hänge

Breiten Leuchteneinsätze
67 mm, 220 mm
312,5 mm (nur für Anbau)

Längen Leuchteneinsätze
Lichtband: 650 mm, 1.300 mm
Einzelleuchte: 650 mm, 1.300 mm, 1.625 mm

Längen Funktions- und dekorative Einsätze
325 mm, 650 mm

Entblendung
Je nach optischem System:
ConVision®: UGR<16 oder UGR<19
Prismatik: UGR<19 oder UGR<22
Opal: UGR<22

Optiken
3 ConVision® Optiken
5 Prismenoptiken
2 Opale Optiken

Abstrahlcharakteristik direkt
Wide, Narrow, Wallwasher

Abstrahlcharakteristik indirekt
Extreme wide

Verhältnis direkt / indirekt
70/30, 80/20, 90/10, 50/50, 0/100

Energieeffizienz
bis 190 lm/W

Lichtstrompakete, individuell konfigurierbar
1.500 lm bis 10.000 lm

Farbwiedergabe | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
warmweiß, 3.000 K
neutralweiß, 4.000 K
Tunable White: 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L90 (tq25 °C) = 50.000 h

Gehäusefarbe
weiß
silbergrau
schwarz
Weitere Farben auf Anfrage

Verdrahtung (LV)
5-polig oder 7-polig

Elektrische Ausführung
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schalt- und dimmbar über Funk (RF)

Abgriffabstände
325 oder 650 mm


Verbinder
L-, T-, C-, X-Verbinder

Weitere Features
Strahler-, Pendelleuchten-, Sensor-, Lichtmanagement-, Notlicht- und Blindmoduleinsätze

Kompatibilität
Lichtkanalsystem Finea (siehe Seite 206)
Downlight-Familie Sonnos (siehe Seite 22)

IP20






SYSTEMHIGHLIGHTS

Flexibel, anpassungsfähig, konnektiv
Yonos enthält alles, was Sie für eine attraktive Bürobeleuchtung benötigen: Normgerechte und besonders blendarme Arbeitsplatzbeleuchtung, lineares Licht für Flure, effektvolle Akzentbeleuchtung für Aufenthaltsbereiche und smarte Möglichkeiten für die Zukunft.

Yonos verspricht Flexibilität über den gesamten Produktlebenszyklus: Schon vor dem Ausbau die Basiselemente installieren, später die verschiedenen Module auf das endgültige Raum- und Lichtkonzept abstimmen. Veränderte Anforderungen? Yonos passt sich an: Strukturen lassen sich neu konfigurieren, Module umpositionieren oder austauschen – durch Abgriffe alle 325 mm oder 650 mm.



Extrem montagefreundlich
Der modulare Aufbau ermöglicht die Installation in zwei Stufen: Erst die Installation des Basiselements, später werden die Leuchteneinsätze einfach eingerastet. Der patentierte Verschluss und die bewährte Kontaktierungstechnik sorgen für eine schnelle, sichere und kostengünstige Montage.



Hocheffiziente Lichttechnik
Yonos verfügt über 10 optische Systeme und ist damit der ideale Begleiter um die unterschiedlichen Bereiche im Büro zu beleuchten. Dabei bietet das System neben Lichtstärkeverteilungskurven für Raumhöhen bis 3 m auch Optiken für höhere Raumhöhen an.



Intelligenz inklusive

Das Yonos System integriert Sensorik wie Tageslicht- und Präsenzmelder sowie Steuerungsmodule. LiveLink Lichtmanagement steuert die Beleuchtung – DALI-Leitungen sind dafür im Infrastrukturkanal integriert. Alternativ: Die drahtlose Bluetooth®/Casambi Steuerung. Auch Geräte anderer Hersteller, wie z. B. Sound Systeme, können integriert werden.



Nachhaltigkeit

Der modulare Produktaufbau macht Reparieren leicht und verlängert die Lebensdauer des Systems erheblich. Bei Beschädigung oder Defekt können einzelne Elemente wie Lichteinsatz, LED-Modul, Optik oder Treiber separat getauscht werden – und das auch nach Jahrzehnten. Die Verbindungen der einzelnen Komponenten sind so ausgelegt, dass sie im Recyclingprozess mühelos voneinander getrennt werden können.



Individuelle Farbvielfalt

Ganz gleich, ob Lichtband oder Einzelleuchte: Yonos passt sich individuellen Wünschen, architektonischen Stilen oder umgebenden Farbkonzepten an. Auf Wunsch lässt sich das Gehäuse sowie die Kopfstücke und die Limiter in der ConVision®-Ausführung ganz individuell in RAL-Tönen gestalten.






JETZT
KONFIGURIEREN!

YONOS-KONFIGURATOR

JETZT SCHNELL UND EINFACH PLANEN!









ICONIC AWARDS 2024
INTERIOR PRODUCTS
best of best

GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL

Start mit der individuellen Konfiguration der Basiselemente!

SCHRITTE	AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	
Systemform	**6**	
Montagemöglichkeiten	**2**	
Befestigungsmittel	**4**	**Y-Seilaufhängungen, 1-Punkt-Seilaufhängungen, Deckenbefestigungsklammer, Befestigungsklammer mit Caddy-Clip**
Zuleitungslängen (nur bei Hänge)	**2**	
Deckenbaldachin (nur bei Hänge)	**4**	
Deckenbaldachin Farbe (nur bei Hänge)	**3**	
Lichtbandanordnung	**4**	**L-L-L, L-B-L, B-B, freie Anordnung**
Verdrahtung	**2**	**5-adrig, 7-adrig**
Einspeisung	**2**	**stirnseitig, rückseitig**
Abgriffe	**2**	
Indirektbeleuchtung	**3**	**ohne Indirektbeleuchtung, durchgängige Indirektbeleuchtung, Indirektbeleuchtung individuell platzieren**
Lichtfarben / CRI	**5**	

Ready! Nach der Konfiguration der Basiselemente vervollständigen Sie die Gesamtkonfiguration durch Leuchten- und Zusatzmodule.

www.trilux.com/yonos-configurator

LEUCHTENMODULE

Die Yonos Leuchteneinsätze sind sowohl mit Basiselementen für Lichtbänder als auch mit Basiselementen für Einzelleuchten kompatibel. Design und Lichtwirkung innerhalb einer gemeinsamen Planung von Lichtband und Einzelleuchten sind durchgängig und ergeben ein stimmiges Gesamtbild.

Linearmodule	Strahlermodule	Pendelmodule	Indirektanteil
			
Höchste Lichtqualität im Office durch perfekt abgestimmtes Licht für die verschiedenen Nutzungszonen. Mit durchgängig hohem Farbwiedergabe-Index CRI90 sowie variabler Lichtfarbe als Option für HCL Konzepte.	Strahlermodule schaffen eine kontrastreiche und atmosphärische Lichtstimmung überall dort, wo Räume inszeniert werden sollen.	Die Integration dekorativer Pendelleuchten erweitert den Gestaltungsspielraum der Yonos. Für individuelle Gestaltungslösungen und einzigartige Raumkonzepte.	Ein flächenbündiger und über die gesamte Länge durchgängiger Indirektanteil sorgt für eine angenehme Deckenaufhellung.




Finalisieren Sie Ihre Yonos-Planung mit der Konfiguration der Lichteinsätze!

SCHRITTE		AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
Leuchteneinsatzlängen	**3**	650 · 1300 · 1625 (nur Einzel)
Optische Systeme	**3**	**ConVision® Optiken, Opale Optiken, Prismenoptiken**
Lichtverteilungen	**10**	CLW19 · CLW16 · CLWW · PW19 · PHW19 · DW19 · PN19 · PWW · PW22 · DL22
Lichtstrompakete	**36**	**indirekt** 300 lm … 14.000 lm; **direkt** 1.000 lm … 6.000 lm
Lichtfarben / CRI	**5**	3000K · 4000K · HCL / TUNABLE WHITE · CRI80 · CRI90
Schaltungsart	**1**	ETDD · RF (Funk)
Farben	**3***	weiß 01 · silber 03 · schwarz 05

*Weitere auf Anfrage

OPTIKEN- UND MODULÜBERSICHT

ConVision® Technologie		
ConVision®-Technologie UGR < 16 (CLW16)	**ConVision®-Technologie UGR < 19 (CLW19)**	**ConVision®-Technologie Asymmetrisch (CLWW)**
Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung, ConVision. Bildschirmarbeitsplatztauglich. UGR < 16. Für Deckenhöhen bis 3 m.	Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung, ConVision. Bildschirmarbeitsplatztauglich. UGR < 19. Für Deckenhöhen bis 3 m.	Mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, ConVision.
		

Prismatisch				
Prismatik (CDP) Wide UGR < 19 (PW19)	**Prismatik (CDP) Wide UGR < 22 (PW22)**	**Prismatik (CDP) Wide UGR < 19 (PHW19), mit Dropdiffusor**	**Prismatik (CDP) Narrow UGR < 19 (PN19)**	**Prismatik (CDP) Asymmetrisch (PWW)**
Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung und homogener Ausleuchtung. Bildschirmarbeitsplatztauglich. UGR < 19. Für Deckenhöhen bis 3 m.	Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung und homogener Ausleuchtung. UGR < 22. Für Deckenhöhen bis 3 m.	Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung mit homogener Ausleuchtung, vorstehend. Bildschirmarbeitsplatztauglich. UGR < 19. Für Deckenhöhen bis 3 m.	Mit engstrahlender Lichtstärkeverteilung und homogener Ausleuchtung. Bildschirmarbeitsplatztauglich. UGR < 19. Für Deckenhöhen bis 4 m.	Mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung.
				

Diffusor	
Opaldiffusor Lambertsch UGR < 22 (DL22)	**Opaldiffusor Wide UGR < 19 (DW19)**
Mit lambertsch strahlender Lichtstärkeverteilung und homogener Ausleuchtung. UGR < 22. Für Deckenhöhen bis 3 m.	Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung und teilflächig homogener Ausleuchtung. Bildschirmarbeitsplatztauglich. UGR < 19. Für Deckenhöhen bis 3 m.
	

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

SYSTEM

FINEA

DAS LINEARE, DIGITALE LICHTWERKZEUG.

- Flexibles Lichtkanalsystem in 35 mm, 50 mm und 70 mm Breite, verfügbar als Einbau-, Anbau-, Hänge- oder Wandleuchte
- Klare Formensprache für führende und akzentuierende Anwendungen
- LiveLink Lichtmanagement mit Sensorintegration zur Präsenzerfassung und tageslichtabhängiger Regelung standardmäßig integriert
- Hohe Variantenvielfalt für harmonische Beleuchtung unterschiedlicher Gebäudebereiche



FINEA

LICHTKANALSYSTEM





Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/finea

Finea

Montageart
Einbau, mit Rand | Anbau | Hänge, nur direkt strahlend | Hänge, direkt/indirekt strahlend | Wandanbau, nur direkt strahlend | Wandanbau, direkt/indirekt strahlend | 3-Phasen-Stromschiene, direkt strahlend

Systembauformen
linear, L-Form, Z-Form, U-Form, Rechteck

Montageort
Decke, Wand

Lichtpunkthöhe
variabel

Optische Systeme
Collimator-/Linsentechnologie (ConVision®), Prismatik, flächenbündiger Diffusor, aufbauender Diffusor, Schwarzdiffusor, Spiegelreflektor seitlich auskoppelnd (Wandfluter)

Reflektor (Limiter)
Weiß, Schwarz

Abstrahlcharakteristik
lambertsch, gerichtet engstrahlend (30°), gerichtet breitstrahlend (60°), asymmetrisch direkt (Wandfluter), direkt/indirekt breitstrahlend

Leuchtenlichtstrom
1.800 – 4.500 lm/m direkt strahlend
bis 5.000 lm/m indirekt strahlend

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90 |
2.700 K
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L90 (tq25 °C) = 50.000 h, L80 (tq25 °C) = 70.000 h

Gehäusefarbe
weiß (ähnlich RAL 9016), silbergrau (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)

Betriebsart
schalt- und dimmbar (DALI), Einspeisung über Klemmenblock oder Einspeisung über Anschlussleitung mit Wieland-Stecker GST 18/3 (schaltbar), bzw. GST 18/5 (dimmbar), Durchgangsverdrahtung vorinstalliert, mit Schnellkontaktstecker, 5-polig

Connectivity
LiveLink ready (LLWM/LLWS), Casambi-fähig

Zusatzausstattung
autarker Notlichtbatteriebaustein EB3h, bzw. Umschaltrelais zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen (UR)

Zubehör
Zubehöre wie z. B. zur Deckeneinbauinstallation sind Bestandteil des konfigurierten Gesamtsystems und müssen nicht separat selektiert werden

Gestalterische Kompatibilität
Downlightfamilie Sonnos (siehe Seite 22),
Bürobeleuchtungssystem Yonos
(siehe Seite 198),
230 V Schienensystem Rail (siehe Seite 88)


UKCA CE 22 IP20

SYSTEMHIGHLIGHTS


Vielseitig – für ganzheitliche Lichtkonzepte
Ob als Deckeneinbau, -anbau, in abgependelter Form oder mit Stromschienenadapter – Finea reagiert auf alle Gebäudegegebenheiten und bietet planerische Freiheit.



Lichtqualität trifft auf Design
Mit TRILUX ConVision® Technologie sorgt Finea für höchsten Sehkomfort und verwöhnt den Betrachter mit ausdrucksstarker Ästhetik.



Attraktiv auf ganzer Linie
Eingesetzt als Wandleuchte mit direkter oder direkt/indirekter Lichtverteilung lassen sich vertikale Flächen perfekt inszenieren und akzentuieren.



Vollintegriert und konfigurierbar
Ob im Lichtband oder in der Einzelleuchte – Lichtmanagementsysteme betten sich nahtlos in die Finea Systemarchitektur ein.




OPTIKENÜBERSICHT


ConVision® Technologie

ConVision® Technologie 30° (Abstrahlwinkel)

Lichtlenkende Linsentechnologie in Verbindung mit einem Blendungsbegrenzer. Architekturbetontes Design für szenische Beleuchtungsanwendungen.




ConVision® Technologie 60° (Abstrahlwinkel)



ConVision® Technologie OFFICE 60° (Abstrahlwinkel)


Lichtlenkende Linsentechnologie in Verbindung mit einem Blendungsbegrenzer. Architekturbetontes Design für Büroarbeitszonen.



Prismatisch


Prismatik (CDP)

Je nach konfiguriertem Lichtstrom, UGR 19 oder Bildschirmarbeitsplatztauglich gem. EN 12464-1



Prismatik


Prismatische, flächenbündige Abdeckung



Diffusor


Opaldiffusor

Homogen ausgeleuchtete, diffuse Opalabdeckung




Dropdiffusor

Homogen ausgeleuchtete, diffuse Opalabdeckung, 10 mm aufbauend, mit seitlicher Lichtauskopplung



Schwarzdiffusor


Homogen ausgeleuchtete, diffus schwarze Abdeckung



Wallwasher

Wandfluter

Asymmetrisch



EIGENSCHAFTEN

Beispiel des 50 mm breiten Kanals

Funktionen	Installationsarten						
	Deckenanbau	Einbau, mit Rand	Abgehängt direkt strahlend	Abgehängt direkt/ indirekt strahlend	Wandanbau direkt strahlend	Wandanbau direkt/ indirekt strahlend	Stromschienen-adapter
Schrittlängen 70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lichtband	✓	✓	✓	✓	–	–	–
LiveLink	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Notlichtbatteriebaustein 3h	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Umschaltrelais für Zentralbatterieanlagen	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Winkelformen	✓	✓	✓	✓	–	–	–







FINEA-KONFIGURATOR

JETZT SCHNELL UND EINFACH PLANEN!



IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL

Start mit der individuellen Konfiguration!

SCHRITTE	AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	
Systemform	**6**	
Profilbreite	**3**	
Installationsarten	**7**	
Optische Systeme	**4**	**Linsenoptiken, ConVision® Optiken, Opaldiffusoren, Wall-Washer, Prismenoptiken**
Lichtverteilungen	**9**	
Systemlichtstrom		
Lichtfarben / CRI	**6**	
Kanalfarbe	**3**	
ConVision®-Farbe	**2**	
Schaltungsarten	**3**	
Konnektivität	**4**	**Klemmenblock, Anschlussleitung (1 m) mit Wieland-Stecker GST 18/3, bzw. 5, vorinstallierte Anschlussleitung auch bei abgependelten Lichtkanälen**
Abhängelänge	**3**	
Zusatzmodule	**> 5**	**Notlicht EB3h, Notlicht UR, LiveLink LLWM, LiveLink LLWS, Blindelemente, RFS (Radio frequency = Casambi receiver + Sensor)**

Ready! Nach der Konfiguration stehen sämtliche Daten direkt zum Download bereit.

www.trilux.com/finea-configurator



BELVISO C. DER MASSSTAB FÜR EFFIZIENZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT.

- Mit einer herausragenden Effizienz von 148 lm/W
- Vollkommen homogene Ausleuchtung schafft Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz durch schattenfreies Licht
- Farbige Lichtleiter ermöglichen individuelle Lichtstimmungen und die emotionale Steigerung der Lichtarchitektur


www.trilux.com/belviso-c1
www.trilux.com/belviso-c2

BELVISO C

EINBAULEUCHTEN



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/belviso-c1
www.trilux.com/belviso-c2



Belviso C

Montageart
Einbau
Halbeinbau

Montageort
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene (M84)
Decke mit Einbauöffnung

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
3.900 – 4.050 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 3.000 K – 6.500 K
Weitere Lichtfarben auf Anfrage

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zusatzausstattung
mit farbiger Lichtrahmung

Zubehör
Befestigungsmittel


IP20

Auch als Anbauvariante erhältlich, siehe Seite 300.


BELVISO C1



M73



M84




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform M73

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Belviso C1 600 CDP LED4000-8TW···**	79 354···	**···62**			4.050 lm	31	8,1
LED							
Belviso C1 600 CDP LED3900nw···	60 661···		**···51**	**···40**	4.000 lm	26	7,6
Belviso C1 600 CDP LED3900ww···	72 141···		**···51**	**···40**	3.900 lm	26	7,6

• IK06 650 °C




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform M84

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Belviso C1 625 CDP LED4000-8TW···**	79 327···	**···62**			4.050 lm	31	8,1
LED							
Belviso C1 625 CDP LED3900nw···	60 662···		**···51**	**···40**	4.000 lm	28	7,7
Belviso C1 625 CDP LED3900ww···	72 142···		**···51**	**···40**	3.900 lm	26	7,7

• IK06 650 °C






M46



M57




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform M46

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Belviso C1 M46 CDP LED3800nw···**	61 089···	**···51**	**···40**	4.000 lm	31	7,5
Belviso C1 M46 CDP LED3800ww···	72 148···	**···51**		3.900 lm	31	7,5

• IK06 650 °C




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform M57

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Belviso C1 M57 CDP LED3800nw···**	61 098···	**···51**	**···40**	4.000 lm	31	7,8
Belviso C1 M57 CDP LED3800ww···	72 149···	**···51**		3.900 lm	31	7,8

• IK06 650 °C




Befestigungsmittel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Belviso ZBB	56 763 00	Befestigungsbügel für den Einbau der Leuchten in Decken mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen	0,1


BELVISO C2



M73



M84




Halbeinbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform M73

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Belviso C2 600 CDP LED4000-8TW···**	79 328···	**···62**			4.050 lm	31	9,8
LED							
Belviso C2 600 CDP LED3900nw···	60 665···		**···51**	**···40**	4.000 lm	26	8,2
Belviso C2 600 CDP LED3900ww···	62 193···		**···51**	**···40**	3.900 lm	26	8,2
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C2 600 CDP LED3800nw···FB	61 105···		**···51**		4.000 lm	26	8,2
Belviso C2 600 CDP LED3800nw···FG	61 106···		**···51**		4.000 lm	26	8,2
Belviso C2 600 CDP LED3800nw···FO	61 107···		**···51**		4.000 lm	26	8,2
Belviso C2 600 CDP LED3800nw···FR	61 108···		**···51**		4.000 lm	26	8,2
Belviso C2 600 CDP LED3800nw···FY	61 109···		**···51**		4.000 lm	26	8,2

• IK06 650 °C




Halbeinbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform M84

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Belviso C2 625 CDP LED4000-8TW···**	79 383···	**···62**			4.050 lm	31	9,8
LED							
Belviso C2 625 CDP LED3900nw···	60 666···		**···51**	**···40**	4.000 lm	26	8,9
Belviso C2 625 CDP LED3900ww···	72 143···		**···51**	**···40**	3.900 lm	26	8,9
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C2 625 CDP LED3800nw···FB	61 110···		**···51**		4.000 lm	26	8,9
Belviso C2 625 CDP LED3800nw···FG	61 111···		**···51**		4.000 lm	26	8,9
Belviso C2 625 CDP LED3800nw···FO	61 112···		**···51**		4.000 lm	26	8,9
Belviso C2 625 CDP LED3800nw···FR	61 113···		**···51**		4.000 lm	26	8,9
Belviso C2 625 CDP LED3800nw···FY	61 114···		**···51**		4.000 lm	26	8,9

• IK06 650 °C






M46



M57



Halbeinbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform M46

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Belviso C2 M46 CDP LED3800nw···**	61 117···	**···51**	**···40**	3.800 lm	31	7,5
Belviso C2 M46 CDP LED3800ww···	72 145···	**···51**		3.700 lm	31	7,5
LED, mit farbiger Lichtrahmung						
Belviso C2 M46 CDP LED3800nw···FB	61 118···	**···51**		3.800 lm	31	7,5
Belviso C2 M46 CDP LED3800nw···FG	61 119···	**···51**		3.800 lm	31	7,5
Belviso C2 M46 CDP LED3800nw···FO	61 120···	**···51**		3.800 lm	31	7,5
Belviso C2 M46 CDP LED3800nw···FR	61 121···	**···51**		3.800 lm	31	7,5
Belviso C2 M46 CDP LED3800nw···FY	61 122···	**···51**		3.800 lm	31	7,5

• IK06 650 °C




Halbeinbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform M57

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Belviso C2 M57 CDP LED3800nw···**	61 126···	**···51**	**···40**	3.800 lm	31	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED3800ww···	72 146···	**···51**		3.700 lm	31	8,5
LED, mit farbiger Lichtrahmung						
Belviso C2 M57 CDP LED3800nw···FB	61 127···	**···51**		3.800 lm	31	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED3800nw···FG	61 128···	**···51**		3.800 lm	31	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED3800nw···FO	61 129···	**···51**		3.800 lm	31	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED3800nw···FR	61 130···	**···51**		3.800 lm	31	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED3800nw···FY	61 131···	**···51**		3.800 lm	31	8,5

• IK06 650 °C



Befestigungsmittel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Belviso C2 ZBB	61 148 00	Befestigungsbügel für den Einbau der Leuchten in Decken mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen	0,1
Belviso TW C2 ZBB	62 353 00	Befestigungsbügel für den Einbau der Leuchten in Decken mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen	0,1



CREAVO. DAS ZUKUNFTSGERICHTETE LICHT.

- Hohe Effizienz und Lichtqualität dank ConVision®-Technologie
- Lichtkammern in drei verschiedenen Farben für unterschiedliche Lichtwirkungen ohne Einwirkung auf die LVK sowie Individualisierung auf Anfrage
- Hochwertiges Material und exzellente Verarbeitung wie ein Körper aus Stahlblech

www.trilux.com/creavo-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/creavo-led



Creavo

Montageart
Einbau

Montageort
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene
Decke mit Einbauöffnung
Decke mit Paneel-System

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit (auch in UGR < 16)
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
3.000 – 7.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L90 = 50.000 h
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß mit Limiter in anthrazit
weiß mit Limiter in weiß
weiß mit Limiter in schwarz

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Livelink integriert
Casambi integriert

Zusatzausstattung
Schnellstecksystem Linect®
LiveLink Sensor IR Micro
zur tageslichtabhängigen Regelung
und Anwesenheitserfassung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Beacon für Location Based Services

Zubehör
Montagezubehör
Wannenabzieher


IP20



ConVision®-Technologie für angenehmes Licht

CREAVO






Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M84


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M84 LW16-03 42-840···01**	76 164···	**···51**	**···40**	4.200 lm	25	7,3

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M57

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M57 LW16-03 42-840···01**	76 198···	**···51**	**···40**	4.200 lm	25	8,0

• IK03 650 °C



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.






Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M59

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Creavo M59 LW16-03 53-840···01**	76 233···	**···51**		**···40**	5.300 lm	32	9,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Creavo M59 LW19-03 53-840···01	83 936···		**···63**		5.300 lm	32	9,8
Creavo M59 LW19-03 53-840····S 01	83 977···		**···63**		5.300 lm	32	6,5

• IK03 650 °C










Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M17

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M17 LW16-03 24-840···01**	76 935···	**···51**	**···40**	2.400 lm	15	4,0

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M19

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M19 LW16-03 30-840···01**	76 943···	**···51**	**···40**	3.000 lm	19	5,0

• IK03 650 °C










Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M37

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M37 LW16-03 30-840···01**	76 250···	**···51**	**···40**	3.000 lm	19	6,5

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M39

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M39 LW16-03 38-840···01**	76 267···	**···51**	**···40**	3.800 lm	24	7,5

• IK03 650 °C




Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.





Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M84


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M84 LW19-03 42-8TW···01**	76 171···	**···62**				4.200 lm	38	7,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M84 LW19-03 42-8TW···01	83 961···			**···63**		4.200 lm	38	7,6
Creavo M84 LW19-03 42-8TW···-S 01	83 994···			**···63**		4.200 lm	38	7,6
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M84 LW19-03 30-830···01	76 159···		**···51**		**···40**	2.900 lm	18	7,3
Creavo M84 LW19-03 30-840···01	76 160···		**···51**		**···40**	3.000 lm	18	7,3
Creavo M84 LW19-03 42-830···01	76 161···		**···51**		**···40**	4.000 lm	25	7,3
Creavo M84 LW19-03 42-840···01	76 163···		**···51**		**···40**	4.200 lm	25	7,3
Creavo M84 LW19-03 42-930···01	76 169···		**···51**			4.000 lm	28	7,3
Creavo M84 LW19-03 42-940···01	76 170···		**···51**			4.200 lm	28	7,3
Creavo M84 LW19-03 50-830···01	76 174···		**···51**		**···40**	4.800 lm	29	7,6
Creavo M84 LW19-03 50-840···01	76 175···		**···51**		**···40**	5.000 lm	29	7,6
Creavo M84 LW19-03 70-830···01	76 176···		**···51**			6.700 lm	42	7,6
Creavo M84 LW19-03 70-840···01	76 177···		**···51**			7.000 lm	42	7,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M84 LW19-03 42-840···X3 01	76 166···		**···51**			4.200 lm	27	7,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M84 LW19-03 42-840···X4 01	76 167···		**···51**			4.200 lm	25	7,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M84 LW19-03 42-830···01	83 946···			**···63**		4.000 lm	25	7,3
Creavo M84 LW19-03 42-830···-S 01	83 981···			**···63**		4.000 lm	25	7,3
Creavo M84 LW19-03 42-840···01	83 947···			**···63**		4.200 lm	25	7,3
Creavo M84 LW19-03 42-840···-S 01	83 982···			**···63**		4.200 lm	25	7,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M84 LW19-03 42-840···EB3 01	76 165···		**···51**			4.200 lm	29	8,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M84 LW19-03 42-840···X7 01	76 168···		**···51**			4.200 lm	26	7,5


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M57

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M57 LW19-03 42-8TW···01**	76 205···	**···62**				4.200 lm	38	8,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M57 LW19-03 42-8TW···01	83 956···			**···63**		4.200 lm	38	8,0
Creavo M57 LW19-03 42-8TW····-S 01	83 989···			**···63**		4.200 lm	38	8,0
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M57 LW19-03 42-830···01	76 196···		**···51**		**···40**	4.000 lm	25	8,0
Creavo M57 LW19-03 42-840···01	76 197···		**···51**		**···40**	4.200 lm	25	8,0
Creavo M57 LW19-03 42-930···01	76 203···		**···51**			4.000 lm	28	8,0
Creavo M57 LW19-03 42-940···01	76 204···		**···51**			4.200 lm	28	8,0
Creavo M57 LW19-03 50-830···01	76 208···		**···51**		**···40**	4.800 lm	29	8,0
Creavo M57 LW19-03 50-840···01	76 209···		**···51**		**···40**	5.000 lm	29	8,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M57 LW19-03 42-840···X3 01	76 200···		**···51**			4.200 lm	27	8,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M57 LW19-03 42-840···X4 01	76 201···		**···51**			4.200 lm	25	8,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M57 LW19-03 42-830···01	83 928···			**···63**		4.000 lm	25	8,0
Creavo M57 LW19-03 42-830····-S 01	83 971···			**···63**		4.000 lm	25	8,0
Creavo M57 LW19-03 42-840···01	83 929···			**···63**		4.200 lm	25	8,0
Creavo M57 LW19-03 42-840····-S 01	83 972···			**···63**		4.200 lm	25	8,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M57 LW19-03 42-840···EB3 01	76 199···		**···51**			4.200 lm	29	8,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M57 LW19-03 42-840···X7 01	76 202···		**···51**			4.200 lm	26	8,2

• IK03 650 °C


Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.





Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M59


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M59 LW19-03 53-8TW···01**	76 240···	**···62**				5.300 lm	48	9,8
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M59 LW19-03 53-8TW···01	83 958···			**···63**		5.300 lm	48	9,8
Creavo M59 LW19-03 53-8TW····-S 01	83 991···			**···63**		5.300 lm	48	9,8
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M59 LW19-03 53-830···01	76 231···		**···51**		**···40**	5.000 lm	32	9,8
Creavo M59 LW19-03 53-840···01	76 232···		**···51**		**···40**	5.300 lm	32	9,8
Creavo M59 LW19-03 53-930···01	76 238···		**···51**			5.000 lm	35	9,8
Creavo M59 LW19-03 53-940···01	76 239···		**···51**			5.300 lm	35	9,8
Creavo M59 LW19-03 62-830···01	76 243···		**···51**		**···40**	5.900 lm	36	9,8
Creavo M59 LW19-03 62-840···01	76 244···		**···51**		**···40**	6.200 lm	36	9,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M59 LW19-03 53-840···X3 01	76 235···		**···51**			5.300 lm	33	10,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M59 LW19-03 53-840···X4 01	76 236···		**···51**			5.300 lm	32	9,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M59 LW19-03 53-830···01	83 937···			**···63**		5.000 lm	32	9,8
Creavo M59 LW19-03 53-830····-S 01	83 978···			**···63**		5.000 lm	32	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M59 LW19-03 53-840···EB3 01	76 234···		**···51**			5.300 lm	35	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M59 LW19-03 53-840···X7 01	76 237···		**···51**			5.300 lm	32	10,0


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M17

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M17 LW19-03 38-8TW···01**	76 938···	**···62**				3.800 lm	35	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M17 LW19-03 38-8TW···01	83 950···			**···63**		3.800 lm	35	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M17 LW19-03 38-830···01	76 933···		**···51**		**···40**	3.600 lm	23	4,0
Creavo M17 LW19-03 38-840···01	76 934···		**···51**		**···40**	3.800 lm	23	4,0
Creavo M17 LW19-03 38-930···01	76 936···		**···51**			3.600 lm	27	4,0
Creavo M17 LW19-03 38-940···01	76 937···		**···51**			3.800 lm	27	4,0

• IK03 650 °C

Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M19

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M19 LW19-03 48-8TW···01**	76 946···	**···62**				4.800 lm	43	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M19 LW19-03 48-8TW···01	83 951···			**···63**		4.800 lm	43	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M19 LW19-03 48-830···01	76 941···		**···51**		**···40**	4.600 lm	29	5,0
Creavo M19 LW19-03 48-840···01	76 942···		**···51**		**···40**	4.800 lm	29	5,0
Creavo M19 LW19-03 48-930···01	76 944···		**···51**			4.600 lm	34	5,0
Creavo M19 LW19-03 48-940···01	76 945···		**···51**			4.800 lm	34	5,0

• IK03 650 °C


Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.





Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M37


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M37 LW19-03 42-8TW···01**	76 257···	**···62**				4.200 lm	39	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M37 LW19-03 42-8TW···01	83 952···			**···63**		4.200 lm	39	7,0
Creavo M37 LW19-03 42-8TW····S 01	83 985···			**···63**		4.200 lm	39	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M37 LW19-03 42-830···01	76 248···		**···51**		**···40**	4.000 lm	26	6,5
Creavo M37 LW19-03 42-840···01	76 249···		**···51**		**···40**	4.200 lm	26	6,5
Creavo M37 LW19-03 42-930···01	76 255···		**···51**			4.000 lm	30	6,5
Creavo M37 LW19-03 42-940···01	76 256···		**···51**			4.200 lm	30	6,5
Creavo M37 LW19-03 50-830···01	76 260···		**···51**		**···40**	4.800 lm	29	6,5
Creavo M37 LW19-03 50-840···01	76 261···		**···51**		**···40**	5.000 lm	29	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M37 LW19-03 42-840···X3 01	76 252···		**···51**			4.200 lm	26	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M37 LW19-03 42-840···X4 01	76 253···		**···51**			4.200 lm	26	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M37 LW19-03 42-830···01	83 912···			**···63**		4.000 lm	26	6,5
Creavo M37 LW19-03 42-830····S 01	83 963···			**···63**		4.000 lm	26	6,5
Creavo M37 LW19-03 42-840···01	83 913···			**···63**		4.200 lm	26	6,5
Creavo M37 LW19-03 42-840····S 01	83 964···			**···63**		4.200 lm	26	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M37 LW19-03 42-840···EB3 01	76 251···		**···51**			4.200 lm	29	7,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M37 LW19-03 42-840···X7 01	76 254···		**···51**			4.200 lm	27	7,0


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M39

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M39 LW19-03 53-8TW···01**	76 274···	**···62**				5.300 lm	48	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M39 LW19-03 53-8TW···01	83 953···			**···63**		5.300 lm	48	8,5
Creavo M39 LW19-03 53-8TW····-S 01	83 986···			**···63**		5.300 lm	44	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M39 LW19-03 53-830···01	76 265···		**···51**		**···40**	5.000 lm	32	7,8
Creavo M39 LW19-03 53-840···01	76 266···		**···51**		**···40**	5.300 lm	32	7,8
Creavo M39 LW19-03 53-930···01	76 272···		**···51**			5.000 lm	37	7,8
Creavo M39 LW19-03 53-940···01	76 273···		**···51**			5.300 lm	37	7,8
Creavo M39 LW19-03 62-830···01	76 277···		**···51**		**···40**	5.900 lm	36	7,8
Creavo M39 LW19-03 62-840···01	76 278···		**···51**		**···40**	6.200 lm	36	7,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M39 LW19-03 53-840···X3 01	76 269···		**···51**			5.300 lm	33	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M39 LW19-03 53-840···X4 01	76 270···		**···51**			5.300 lm	32	8,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M39 LW19-03 53-830···01	83 916···			**···63**		5.000 lm	32	7,8
Creavo M39 LW19-03 53-830····-S 01	83 965···			**···63**		5.000 lm	32	8,5
Creavo M39 LW19-03 53-840···01	83 917···			**···63**		5.300 lm	32	7,8
Creavo M39 LW19-03 53-840····-S 01	83 966···			**···63**		5.300 lm	32	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M39 LW19-03 53-840···EB3 01	76 268···		**···51**			5.300 lm	35	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M39 LW19-03 53-840···X7 01	76 271···		**···51**			5.300 lm	33	8,5

• IK03 650 °C

Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.






Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M57


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo M57 LWW-03 42-8TW···01**	76 210···	**···62**			4.200 lm	50	8,0
Leuchtenkörper weiß, LED							
Creavo M57 LWW-03 42-830···01	76 211···		**···51**		4.000 lm	38	8,0
Creavo M57 LWW-03 42-840···01	76 212···		**···51**		4.200 lm	38	8,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Creavo M57 LWW-03 42-830···01	83 930···			**···63**	4.000 lm	38	8,0
Creavo M57 LWW-03 42-840···01	83 931···			**···63**	4.000 lm	38	8,0

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M59

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo M59 LWW-03 53-8TW···01**	76 245···	**···62**			5.300 lm	65	9,8
Leuchtenkörper weiß, LED							
Creavo M59 LWW-03 53-830···01	76 246···		**···51**		5.000 lm	49	9,8
Creavo M59 LWW-03 53-840···01	76 247···		**···51**		5.300 lm	49	9,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Creavo M59 LWW-03 53-830···01	83 938···			**···63**	5.000 lm	49	9,8
Creavo M59 LWW-03 53-840···01	83 939···			**···63**	5.300 lm	49	9,8

• IK03 650 °C










Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M37

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo M37 LWW-03 31-8TW···01**	76 262···	**···62**			3.100 lm	39	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED							
Creavo M37 LWW-03 42-830···01	76 263···		**···51**		4.000 lm	38	6,5
Creavo M37 LWW-03 42-840···01	76 264···		**···51**		4.200 lm	38	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Creavo M37 LWW-03 42-830···01	83 914···			**···63**	4.000 lm	38	6,5
Creavo M37 LWW-03 42-840···01	83 915···			**···63**	4.200 lm	38	6,5

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M39

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo M39 LWW-03 41-8TW···01**	76 279···	**···62**			4.100 lm	52	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Creavo M39 LWW-03 53-830···01	76 280···		**···51**		5.000 lm	49	7,8
Creavo M39 LWW-03 53-840···01	76 281···		**···51**		5.300 lm	49	7,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Creavo M39 LWW-03 53-830···01	83 918···			**···63**	5.000 lm	49	7,8
Creavo M39 LWW-03 53-840···01	83 919···			**···63**	5.300 lm	49	7,8

• IK03 650 °C



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.






Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M73

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M73-TS LW16-03 42-840···01**	76 143···	**···51**	**···40**	4.200 lm	25	4,5

• IK03 650 °C




Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M84


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M84-TS LW16-03 42-840···01**	76 151···	**···51**	**···40**	4.200 lm	25	4,8

• IK03 650 °C








Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M46

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M46-TS LW16-03 42-840···01**	76 178···	**···51**	**···40**	4.200 lm	25	5,5

• IK03 650 °C










Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M48

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M48-TS LW16-03 53-840···01**	76 213···	**···51**	**···40**	5.300 lm	32	6,5

• IK03 650 °C




Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M59


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M59-TS LW16-03 53-840···01**	76 222···	**···51**	**···40**	5.300 lm	32	6,5

• IK03 650 °C








Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M57

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo M57-TS LW16-03 42-840···01**	76 187···	**···51**	**···40**	4.200 lm	25	5,5

• IK03 650 °C




Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.





Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M73


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M73-TS LW19-03 42-8TW···01**	76 148···	**···62**				4.200 lm	38	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M73-TS LW19-03 42-8TW···01	83 960···			**···63**		4.200 lm	38	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 42-8TW···-S 01	83 993···			**···63**		4.200 lm	38	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M73-TS LW19-03 30-830···01	76 379···		**···51**		**···40**	2.900 lm	18	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 30-840···01	76 380···		**···51**		**···40**	3.000 lm	18	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 42-830···01	76 381···		**···51**		**···40**	4.000 lm	25	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 42-840···01	76 382···		**···51**		**···40**	4.200 lm	25	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 42-930···01	76 385···		**···51**			4.000 lm	28	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 42-940···01	76 386···		**···51**			4.200 lm	28	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 50-830···01	76 387···		**···51**		**···40**	4.800 lm	30	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 50-840···01	76 388···		**···51**		**···40**	5.000 lm	30	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 70-830···01	76 149···		**···51**			6.700 lm	42	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 70-840···01	76 150···		**···51**			7.000 lm	42	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M73-TS LW19-03 42-840···X3 01	76 145···		**···51**			4.200 lm	27	5,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M73-TS LW19-03 42-840···X4 01	76 146···		**···51**			4.200 lm	25	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M73-TS LW19-03 42-830···01	83 944···			**···63**		4.000 lm	25	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 42-830···-S 01	83 979···			**···63**		4.000 lm	25	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 42-840···01	83 945···			**···63**		4.200 lm	25	4,5
Creavo M73-TS LW19-03 42-840···-S 01	83 980···			**···63**		4.200 lm	25	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M73-TS LW19-03 42-840···EB3 01	76 144···		**···51**			4.200 lm	29	5,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M73-TS LW19-03 42-840···X7 01	76 147···		**···51**			4.200 lm	26	5,4


• IK03 650 °C





Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M84

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M84-TS LW19-03 42-8TW···01**	76 156···	**···62**				4.200 lm	38	4,8
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M84-TS LW19-03 42-8TW···01	83 962···			**···63**		4.200 lm	38	6,8
Creavo M84-TS LW19-03 42-8TW····S 01	83 995···			**···63**		4.200 lm	38	4,8
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M84-TS LW19-03 30-830···01	76 389···		**···51**		**···40**	2.900 lm	18	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 30-840···01	76 390···		**···51**		**···40**	3.000 lm	18	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 42-830···01	76 398···		**···51**		**···40**	4.200 lm	25	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 42-840···01	76 391···		**···51**		**···40**	4.200 lm	25	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 42-930···01	76 394···		**···51**			4.000 lm	28	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 42-940···01	76 395···		**···51**			4.200 lm	28	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 50-830···01	76 396···		**···51**		**···40**	4.800 lm	30	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 50-840···01	76 397···		**···51**		**···40**	5.000 lm	30	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 70-830···01	76 157···		**···51**			6.700 lm	42	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 70-840···01	76 158···		**···51**			7.000 lm	42	4,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M84-TS LW19-03 42-840···X3 01	76 153···		**···51**			4.200 lm	27	5,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M84-TS LW19-03 42-840···X4 01	76 154···		**···51**			4.200 lm	25	5,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M84-TS LW19-03 42-830···01	83 948···			**···63**		4.000 lm	25	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 42-830····S 01	83 983···			**···63**		4.000 lm	25	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 42-840···01	83 949···			**···63**		4.200 lm	25	4,8
Creavo M84-TS LW19-03 42-840····S 01	83 984···			**···63**		4.200 lm	25	4,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M84-TS LW19-03 42-840···EB3 01	76 152···		**···51**			4.200 lm	29	6,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M84-TS LW19-03 42-840···X7 01	76 155···		**···51**			4.200 lm	26	5,7

• IK03 650 °C


Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.





Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M46


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M46-TS LW19-03 42-8TW···01**	76 183···	**···62**				4.200 lm	38	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M46-TS LW19-03 42-8TW···01	83 954···			**···63**		4.200 lm	38	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 42-8TW····S 01	83 987···			**···63**		4.200 lm	38	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M46-TS LW19-03 42-830···01	76 347···		**···51**		**···40**	4.000 lm	25	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 42-840···01	76 348···		**···51**		**···40**	4.200 lm	25	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 42-930···01	76 351···		**···51**			4.000 lm	28	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 42-940···01	76 352···		**···51**			4.200 lm	28	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 50-830···01	76 353···		**···51**		**···40**	4.800 lm	30	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 50-840···01	76 354···		**···51**		**···40**	5.000 lm	30	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M46-TS LW19-03 42-840···X3 01	76 180···		**···51**			4.200 lm	27	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M46-TS LW19-03 42-840···X4 01	76 181···		**···51**			4.200 lm	25	6,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M46-TS LW19-03 42-830···01	83 920···			**···63**		4.000 lm	25	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 42-830····S 01	83 967···			**···63**		4.000 lm	25	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 42-840···01	83 921···			**···63**		4.200 lm	25	5,5
Creavo M46-TS LW19-03 42-840····S 01	83 968···			**···63**		4.200 lm	25	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M46-TS LW19-03 42-840···EB3 01	76 179···		**···51**			4.200 lm	29	6,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M46-TS LW19-03 42-840···X7 01	76 182···		**···51**			4.200 lm	26	6,4


• IK03 650 °C





Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M48

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M48-TS LW19-03 53-8TW···01**	76 218···	**···62**				5.300 lm	48	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M48-TS LW19-03 53-8TW···01	83 955···			**···63**		5.300 lm	48	6,5
Creavo M48-TS LW19-03 53-8TW···-S 01	83 988···			**···63**		5.300 lm	48	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M48-TS LW19-03 53-830···01	76 355···		**···51**		**···40**	5.000 lm	32	6,5
Creavo M48-TS LW19-03 53-840···01	76 356···		**···51**		**···40**	5.300 lm	32	6,5
Creavo M48-TS LW19-03 53-930···01	76 359···		**···51**			5.000 lm	35	6,5
Creavo M48-TS LW19-03 53-940···01	76 360···		**···51**			5.300 lm	35	6,5
Creavo M48-TS LW19-03 62-830···01	76 361···		**···51**		**···40**	5.900 lm	37	6,5
Creavo M48-TS LW19-03 62-840···01	76 362···		**···51**		**···40**	6.200 lm	37	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M48-TS LW19-03 53-830···01	83 924···			**···63**		5.300 lm	32	6,5
Creavo M48-TS LW19-03 53-840···01	83 925···			**···63**		5.300 lm	32	6,5

• IK03 650 °C


Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.





Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M57


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M57-TS LW19-03 42-8TW···01**	76 192···	**···62**				4.200 lm	38	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M57-TS LW19-03 42-8TW···01	83 957···			**···63**		4.200 lm	38	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 42-8TW····S 01	83 990···			**···63**		4.200 lm	38	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M57-TS LW19-03 42-830···01	76 363···		**···51**		**···40**	4.000 lm	25	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 42-840···01	76 364···		**···51**		**···40**	4.200 lm	25	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 42-930···01	76 367···		**···51**			4.000 lm	28	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 42-940···01	76 368···		**···51**			4.200 lm	28	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 50-830···01	76 369···		**···51**		**···40**	4.800 lm	30	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 50-840···01	76 370···		**···51**		**···40**	5.000 lm	30	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M57-TS LW19-03 42-840···X3 01	76 189···		**···51**			4.200 lm	27	6,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor								
Creavo M57-TS LW19-03 42-840···X4 01	76 190···		**···51**			4.200 lm	25	6,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Creavo M57-TS LW19-03 42-830···01	83 932···			**···63**		4.000 lm	25	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 42-830····S 01	83 973···			**···63**		4.000 lm	25	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 42-840···01	83 933···			**···63**		4.200 lm	25	5,5
Creavo M57-TS LW19-03 42-840····S 01	83 974···			**···63**		4.200 lm	25	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Creavo M57-TS LW19-03 42-840···EB3 01	76 188···		**···51**			4.200 lm	29	6,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon								
Creavo M57-TS LW19-03 42-840···X7 01	76 191···		**···51**			4.200 lm	25	6,4


• IK03 650 °C





Einlegeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M59

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Creavo M59-TS LW19-03 53-8TW···01**	76 227···	**···62**				5.300 lm	48	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Creavo M59-TS LW19-03 53-8TW···01	83 959···			**···63**		5.300 lm	48	6,5
Creavo M59-TS LW19-03 53-8TW···-S 01	83 992···			**···63**		5.300 lm	48	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Creavo M59-TS LW19-03 53-830···01	76 371···		**···51**		**···40**	5.000 lm	32	6,5
Creavo M59-TS LW19-03 53-840···01	76 372···		**···51**		**···40**	5.300 lm	32	6,5
Creavo M59-TS LW19-03 53-930···01	76 375···		**···51**			5.000 lm	35	6,5
Creavo M59-TS LW19-03 53-940···01	76 376···		**···51**			5.300 lm	35	6,5
Creavo M59-TS LW19-03 62-830···01	76 377···		**···51**		**···40**	5.900 lm	37	6,5
Creavo M59-TS LW19-03 62-840···01	76 378···		**···51**		**···40**	6.200 lm	37	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Creavo M59-TS LW19-03 53-840···X3 01	76 224···		**···51**			5.300 lm	33	7,4

• IK03 650 °C

Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.

Befestigungsmittel




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo/Opendo ZBB	11 449 00	Schnellmontage-Schwenkbügel (4 Stück), verzinkt, zur Befestigung von Einbauleuchten (Creavo M37/M39 oder Opendo M36/M37/M38/M39) in Decken mit verdeckten Tragschienen und gesägten Decken	0,1

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoS MRX / Creavo ZBB/1	63 610 00	Montagezubehör für gesägte Deckenöffnungen und Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für Creavo Einbauleuchten M84.	1,4
ArimoS MRX / Creavo ZBB/2	64 478 00	Montagezubehör für den Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für Creavo Einbauleuchten M57 / M59.	1,1
Wannenabzieher 3604PSH/··· vp	28 811 00	Werkzeug zum Abziehen der Abdeckung vom Leuchtenkörper	0,1

Befestigungen für Paneeldecken (Modul 100)



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo/Opendo M36/37 Paneel M100	84 984 00	Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: Creavo M37···, Opendo M36/M37··· .	2,0
Creavo/Opendo M38/39 Paneel M100	84 985 00	Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: Creavo M39···, Opendo M38/M39··· .	2,3



ARIMO FIT. FLÄCHIGES LICHT IN EINER NEUEN DIMENSION.

- Durch den Variantenreichtum bei Optiken, Modulmaßen und Montagearten (Einlege-, Einbau- und Anbaulösung) lassen sich alle Beleuchtungsaufgaben für flächiges Licht im Office mit der Arimo Fit Leuchtenfamilie lösen
- Größere Bandbreite an Optiken, Lichtstrompaketen, Montagearten und Farbwiedergaben mit wegweisender Energieeffizienz und Lebensdauer
- Attraktives, unverkennbares Erscheinungsbild durch einzigartige Designelemente und die Individualisierbarkeit der Gehäusefarbe und Optik
- Maßgeschneiderte Lösungen für den effizienten 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten

www.trilux.com/arimofitc

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/arimofitc





Arimo Fit

Montageart
Einlege, Einbau

Montageort
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene
Decke mit Einbauöffnung

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch
symmetrisch breit
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
2.000 – 6.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K
Weitere Lichtfarben auf Anfrage

Lebensdauer
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß
silbergrau
schwarz
Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
LiveLink fähig
Casambi-fähig


Zusatzausstattung
UGR19 mit oder ohne Mikroprismatik
IP54 (raumseitig)
Individuelle Projektlösungen wie alternative Leuchtengrößen, Bedruckungen, Fräsung u.v.m. auf Anfrage

Zubehör
Einbaurahmen für gesägte Decken
Einbaurahmen für verdeckte Tragschienen
Fallsicherung
Sky-Rahmen
Notlichtbaustein

IP20, raumseitig: IP40

ARIMO FIT







Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform M84

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **ArimoFit G2 M84 PW16 30-830···**	81 764···		**···40**	3.000 lm	20	3,5
ArimoFit G2 M84 PW16 30-830···	81 765···	**···51**		3.000 lm	20	3,5
ArimoFit G2 M84 PW16 30-840···	81 766···		**···40**	3.000 lm	18,6	3,5
ArimoFit G2 M84 PW16 30-840···	81 767···	**···51**		3.000 lm	18,6	3,5

• IK03 650 °C






LED, TW




LED



Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M73


IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit M73 PW19 42-8TW···**	75 260···	**···62**				4.200 lm	42	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit M73 PW19 42-8TW···+CAS	83 830···			**···63**		4.200 lm	42	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit M73 PW19 30-830···	75 284···		**···51**		**···40**	3.000 lm	20	3,4
ArimoFit M73 PW19 30-840···	75 285···		**···51**		**···40**	3.000 lm	18,6	3,4
ArimoFit M73 PW19 42-830···	75 286···		**···51**		**···40**	4.200 lm	27	3,4
ArimoFit M73 PW19 42-840···	75 287···		**···51**		**···40**	4.200 lm	26	3,4
ArimoFit M73 PW19 42-930···	75 288···				**···40**	4.000 lm	36	3,4
ArimoFit M73 PW19 42-930···	75 289···		**···51**			4.000 lm	36	3,4
ArimoFit M73 PW19 42-940···	75 290···		**···51**		**···40**	4.200 lm	36	3,4
ArimoFit M73 PW19 52-830···	75 291···		**···51**			5.300 lm	36	3,4
ArimoFit M73 PW19 52-840···	75 292···		**···51**			5.200 lm	34	3,4




Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
ArimoFit M73 PW19 42-830···+ CAS	83 873···		**···63**		4.200 lm	27	3,4
ArimoFit M73 PW19 42-840···+CAS	83 874···		**···63**		4.200 lm	26	3,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit M73 PW19 42-840···03	75 425···	**···51**		**···40**	4.200 lm	26	3,4


• IK03 650 °C



LED, TW




LED



Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M84

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit G2 M84 PW19 42-8TW···**	81 777···	**···62**				4.200 lm	40	3,7
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 M84 PW19 42-8TW···+CAS	83 836···			**···63**		4.200 lm	40	3,7
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit G2 M84 PW19 42-830···	81 768···				**···40**	4.000 lm	25	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-830···	81 769···		**···51**			4.000 lm	25	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-840···	81 599···				**···40**	4.200 lm	26	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-840···	81 771···		**···51**			4.200 lm	26	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-930···	81 773···				**···40**	4.000 lm	36	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-930···	81 774···		**···51**			4.000 lm	36	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-940···	81 775···				**···40**	4.200 lm	36	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-940···	81 776···		**···51**			4.200 lm	36	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 52-830···	81 778···		**···51**			5.200 lm	34	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 52-840···	81 779···		**···51**			5.200 lm	33	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 60-840···CLO	81 780···		**···51**			6.000 lm	39	3,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 M84 PW19 42-830···+CAS	83 861···			**···63**		4.200 lm	27	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-840···+CAS	83 862···			**···63**		4.200 lm	26	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 52-830···+CAS	83 863···			**···63**		4.200 lm	34	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 52-840···+CAS	83 864···			**···63**		5.200 lm	33	3,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED								
ArimoFit G2 M84 PW19 42-840···03	81 770···				**···40**	4.200 lm	26	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-840···03	81 772···		**···51**			4.200 lm	26	3,5
Leuchtenkörper schwarz, LED								
ArimoFit G2 M84 PW19 42-840···05	81 793···				**···40**	4.200 lm	26	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19 42-840···05	81 794···		**···51**			4.200 lm	26	3,5


• IK03 650 °C



LED, TW




LED



Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M46

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit M46 PW19 42-8TW···**	75 240···	**···62**				4.200 lm	40	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit M46 PW19 42-8TW···+CAS	83 828···			**···63**		4.200 lm	40	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit M46 PW19 42-830···	75 302···		**···51**		**···40**	4.000 lm	31	3,4
ArimoFit M46 PW19 42-840···	75 303···		**···51**		**···40**	4.200 lm	31	3,4
ArimoFit M46 PW19 42-930···	75 304···		**···51**		**···40**	4.000 lm	37	3,4
ArimoFit M46 PW19 42-940···	75 305···		**···51**		**···40**	4.200 lm	37	3,4
ArimoFit M46 PW19 52-840···	75 306···		**···51**		**···40**	5.200 lm	41	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit M46 PW19 42-830···+CAS	83 865···			**···63**		4.000 lm	31	3,4
ArimoFit M46 PW19 42-840···+CAS	83 866···			**···63**		4.200 lm	31	3,4


• IK03 650 °C



LED, TW




LED



Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M48


IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit M48 PW19 53-8TW···**	75 246···	**···62**				5.300 lm	50	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit M48 PW19 53-8TW···+CAS	83 829···			**···63**		5.300 lm	50	4,5

Leuchtenkörper weiß, LED						
ArimoFit M48 PW19 53-830···	75 312···	**···51**	**···40**	5.000 lm	42	4,2
ArimoFit M48 PW19 53-840···	75 313···	**···51**	**···40**	5.300 lm	42	4,2
ArimoFit M48 PW19 53-930···	75 314···	**···51**	**···40**	5.000 lm	47	4,2
ArimoFit M48 PW19 53-940···	75 315···	**···51**	**···40**	5.300 lm	47	4,2
ArimoFit M48 PW19 63-830···	75 316···	**···51**		6.000 lm	52	4,2
ArimoFit M48 PW19 63-840···	75 317···	**···51**		6.300 lm	52	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
ArimoFit M48 PW19 53-830···+CAS	83 869···		**···63**	5.000 lm	42	4,2
ArimoFit M48 PW19 53-840···+CAS	83 870···		**···63**	5.300 lm	42	4,2


• IK03 650 °C



LED, TW




LED




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M57

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit G2 M57 PW19 42-8TW···**	81 729···	**···62**				4.200 lm	40	3,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 M57 PW19 42-8TW···+CAS	83 834···			**···63**		4.200 lm	40	3,9
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit G2 M57 PW19 42-830···	81 722···				**···40**	3.800 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 42-830···	81 723···		**···51**			3.800 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 42-840···	81 600···				**···40**	4.200 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 42-840···	81 724···		**···51**			4.200 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 42-930···	81 725···				**···40**	3.800 lm	37	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 42-930···	81 726···		**···51**			3.800 lm	37	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 42-940···	81 727···				**···40**	4.200 lm	37	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 42-940···	81 728···		**···51**			4.200 lm	37	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 52-840···	81 730···				**···40**	5.200 lm	41	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 52-840···	81 731···		**···51**			5.200 lm	41	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 M57 PW19 42-830···+CAS	83 851···			**···63**		4.000 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 PW19 42-840···+CAS	83 852···			**···63**		4.200 lm	31	3,6


• IK03 650 °C



LED, TW




LED



Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M59


IP40



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit G2 M59 PW19 53-8TW···**	81 750···	**···62**				5.300 lm	50	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 M59 PW19 53-8TW···+CAS	83 835···			**···63**		5.300 lm	50	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit G2 M59 PW19 53-830···	81 743···				**···40**	5.100 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 53-830···	81 744···		**···51**			5.100 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 53-840···	81 601···				**···40**	5.300 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 53-840···	81 745···		**···51**			5.300 lm	42	5,8
ArimoFit G2 M59 PW19 53-930···	81 746···				**···40**	5.000 lm	47	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 53-930···	81 747···		**···51**			5.000 lm	47	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 53-940···	81 748···				**···40**	5.300 lm	47	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 53-940···	81 749···		**···51**			5.300 lm	47	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 63-830···	81 751···		**···51**			6.000 lm	52	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 63-840···	81 752···		**···51**			6.300 lm	52	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 M59 PW19 53-830···+CAS	83 855···			**···63**		5.000 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 53-840···+CAS	83 856···			**···63**		5.300 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 63-830···+CAS	83 857···			**···63**		6.000 lm	52	5,0
ArimoFit G2 M59 PW19 63-840···+CAS	83 858···			**···63**		6.300 lm	52	5,0

• IK03 650 °C






Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M73

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **ArimoFit M73 PW19-X 42-840···**	75 332···	**···51**	**···40**	4.200 lm	31	3,4

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M84


IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 M84 PW19-X 42-8TW···**	81 783···	**···62**			4.200 lm	40	3,7
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 M84 PW19-X 42-840···	81 781···			**···40**	4.200 lm	31	3,5
ArimoFit G2 M84 PW19-X 42-840···	81 782···		**···51**		4.200 lm	31	3,5

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M46

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **ArimoFit M46 PW19-X 42-840···**	75 334···	**···51**	4.200 lm	31	3,4

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M48


IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **ArimoFit M48 PW19-X 53-840···**	75 336···	**···51**	5.300 lm	42	4,2

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M57


IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **ArimoFit G2 M57 PW19-X 42-840···**	81 732···	**···51**	4.200 lm	31	3,6

• IK03 650 °C









Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M59

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **ArimoFit G2 M59 PW19-X 53-840···**	81 753···	**···51**	5.300 lm	42	5,0

• IK03 650 °C






LED, TW




LED



Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung in Bauform M52

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit G2 M52 PW 20-8TW···**	81 711···	**···62**				2.000 lm	21	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit G2 M52 PW 20-830···	81 699···				**···40**	2.000 lm	19	1,3
ArimoFit G2 M52 PW 20-830···	81 701···		**···51**			2.000 lm	19	1,3
ArimoFit G2 M52 PW 20-840···	81 703···				**···40**	2.100 lm	19	1,3
ArimoFit G2 M52 PW 20-840···	81 705···		**···51**			2.100 lm	19	1,3
ArimoFit G2 M52 PW 20-930···	81 707···				**···40**	1.900 lm	20	1,3
ArimoFit G2 M52 PW 20-930···	81 708···		**···51**			1.900 lm	20	1,3
ArimoFit G2 M52 PW 20-940···	81 709···				**···40**	2.000 lm	20	1,3
ArimoFit G2 M52 PW 20-940···	81 710···		**···51**			2.000 lm	20	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 M52 PW 20-830···+CAS	83 849···			**···63**		1.900 lm	18	1,3
ArimoFit G2 M52 PW 20-840···+CAS	83 850···			**···63**		2.000 lm	18	1,3


• IK03 650 °C



LED, TW



LED




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M46

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit M46 P-WW 42-8TW···**	75 242···	**···62**			4.200 lm	40	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit M46 P-WW 42-830···	75 345···			**···40**	4.000 lm	31	3,4
ArimoFit M46 P-WW 42-840···	75 346···			**···40**	4.200 lm	31	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
ArimoFit M46 P-WW 42-830···+CAS	83 867···		**···63**		4.000 lm	31	3,4
ArimoFit M46 P-WW 42-840···+CAS	83 868···		**···63**		4.200 lm	31	3,4

• IK03 650 °C






LED, TW



LED





Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M48

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit M48 P-WW 53-8TW···**	75 248···	**···62**			5.300 lm	50	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit M48 P-WW 53-830···	75 349···			**···40**	5.000 lm	42	4,2
ArimoFit M48 P-WW 53-840···	75 350···			**···40**	5.300 lm	42	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
ArimoFit M48 P-WW 53-830···+CAS	83 871···		**···63**		5.000 lm	42	4,2
ArimoFit M48 P-WW 53-840···+CAS	83 872···		**···63**		5.300 lm	42	4,2

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M57

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit G2 M57 P-WW 42-8TW···**	81 735···	**···62**				4.200 lm	40	3,9
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit G2 M57 P-WW 42-830···	81 733···				**···40**	4.000 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 P-WW 42-840···	81 734···				**···40**	4.200 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 P-WW 52-830···	81 785···		**···51**			4.900 lm	41	3,6
ArimoFit G2 M57 P-WW 52-840···	81 784···		**···51**			5.200 lm	41	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 M57 P-WW 52-830···+CAS	83 853···			**···63**		4.900 lm	41	3,6
ArimoFit G2 M57 P-WW 52-840···+CAS	83 854···			**···63**		5.200 lm	41	3,6

• IK03 650 °C






LED, TW



LED





Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M59

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 M59 P-WW 53-8TW···**	81 756···	**···62**			5.300 lm	50	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 M59 P-WW 53-830···	81 754···			**···40**	5.100 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 P-WW 53-840···	81 755···			**···40**	5.300 lm	42	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
ArimoFit G2 M59 P-WW 53-830···+CAS	83 859···		**···63**		5.000 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 P-WW 53-840···+CAS	83 860···		**···63**		5.300 lm	42	5,0

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M73

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit M73 DW19 42-8TW···**	75 258···	**···62**			4.200 lm	40	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit M73 DW19 42-840···	75 325···		**···51**	**···40**	4.200 lm	31	3,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit M73 DW19 42-840···03	75 432···		**···51**	**···40**	4.200 lm	31	3,4
Leuchtenkörper schwarz, LED							
ArimoFit M73 DW19 42-840···05	81 795···			**···40**	4.200 lm	31	3,5
ArimoFit M73 DW19 42-840···05	81 796···		**···51**		4.200 lm	31	3,5
ArimoFit M73 PW19 42-840···05	81 797···			**···40**	4.200 lm	31	3,5
ArimoFit M73 PW19 42-840···05	81 798···		**···51**		4.200 lm	31	3,5

• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M73 und erhöhter Schutzart

IP54


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit erhöhter Schutzart						
• **ArimoFit M73 DW19 IP 42-840···**	75 339···	**···51**	**···40**	4.200 lm	31	3,4

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M84

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 M84 DW19 42-8TW···**	81 762···	**···62**			4.200 lm	40	3,7
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 M84 DW19 42-840···	81 598···			**···40**	4.200 lm	31	3,5
ArimoFit G2 M84 DW19 42-840···	81 759···		**···51**		4.200 lm	31	3,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
ArimoFit G2 M84 DW19 42-8TW···03	81 763···	**···62**			4.200 lm	40	3,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit G2 M84 DW19 42-840···03	81 758···			**···40**	4.200 lm	31	3,5
ArimoFit G2 M84 DW19 42-840···03	81 761···		**···51**		4.200 lm	31	3,5
Leuchtenkörper schwarz, LED							
ArimoFit G2 M84 DW19 42-840···05	81 791···			**···40**	4.200 lm	31	3,5
ArimoFit G2 M84 DW19 42-840···05	81 792···		**···51**		4.200 lm	31	3,5

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M84 und erhöhter Schutzart

IP54


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit erhöhter Schutzart						
• **ArimoFit G2 M84 DW19 IP 42-840···**	81 757···		**···40**	4.200 lm	31	3,5
ArimoFit G2 M84 DW19 IP 42-840···	81 760···	**···51**		4.200 lm	31	3,5

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M46

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit M46 DW19 42-8TW···**	75 237···	**···62**			4.200 lm	40	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit M46 DW19 42-840···	75 327···		**···51**	**···40**	4.200 lm	31	3,4

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M46 und erhöhter Schutzart

IP54


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit erhöhter Schutzart						
• **ArimoFit M46 DW19 IP 42-840···**	75 341···	**···51**	**···40**	4.200 lm	31	3,4

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M48

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit M48 DW19 53-8TW···**	75 243···	**···62**			5.300 lm	50	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit M48 DW19 53-840···	75 329···		**···51**	**···40**	5.300 lm	42	4,2

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M48 und erhöhter Schutzart

IP53


Bezeichnung	TOC		···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit erhöhter Schutzart							
• **ArimoFit M48 DW19 IP 53-840···**	75 343···		**···51**	**···40**	5.300 lm	42	4,2

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M57

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 M57 DW19 42-8TW···**	81 718···	**···62**			4.200 lm	40	3,9
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 M57 DW19 42-840···	81 714···			**···40**	4.200 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 DW19 42-840···	81 717···		**···51**		4.200 lm	31	3,6

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M57 und erhöhter Schutzart

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit erhöhter Schutzart						
• **ArimoFit G2 M57 DW19 IP 42-840···**	81 715···		**···40**	4.200 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 DW19 IP 42-840···	81 716···	**···51**		4.200 lm	31	3,6

• IK03 650 °C



Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M59

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 M59 DW19 53-8TW···**	81 739···	**···62**			5.300 lm	50	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 M59 DW19 53-840···	81 597···			**···40**	5.300 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 DW19 53-840···	81 738···		**···51**		5.300 lm	42	5,0


• IK03 650 °C

Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M59 und erhöhter Schutzart


IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit erhöhter Schutzart						
• **ArimoFit G2 M59 DW19 IP 53-840···**	81 736···		**···40**	5.300 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 DW19 IP 53-840···	81 737···	**···51**		5.300 lm	42	5,0


• IK03 650 °C



LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe in Bauform M52

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 M52 DW 20-8TW···**	81 697···	**···62**			2.000 lm	21	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 M52 DW 20-840···	81 691···			**···40**	2.000 lm	19	1,3
ArimoFit G2 M52 DW 20-840···	81 694···		**···51**		2.000 lm	18	1,3

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe in Bauform M52 und erhöhter Schutzart

IP54


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit erhöhter Schutzart						
• **ArimoFit G2 M52 DW IP 20-840···**	81 692···		**···40**	2.100 lm	19	1,3
ArimoFit G2 M52 DW IP 20-840···	81 695···	**···51**		2.100 lm	19	1,3

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M46

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **ArimoFit M46 D-WW 42-8TW···**	75 239···	**···62**		4.200 lm	40	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED						
ArimoFit M46 D-WW 42-830···	75 353···		**···40**	4.000 lm	31	3,4
ArimoFit M46 D-WW 42-840···	75 354···		**···40**	4.200 lm	31	3,4

• IK03 650 °C






LED, TW



LED





Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M48

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **ArimoFit M48 D-WW 53-8TW···**	75 245···	**···62**		5.300 lm	50	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED						
ArimoFit M48 D-WW 53-830···	75 357···		**···40**	5.000 lm	42	4,2
ArimoFit M48 D-WW 53-840···	75 358···		**···40**	5.300 lm	42	4,2

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M57

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **ArimoFit G2 M57 D-WW 42-8TW···**	81 721···	**···62**		4.200 lm	40	3,9
Leuchtenkörper weiß, LED						
ArimoFit G2 M57 D-WW 42-830···	81 719···		**···40**	4.000 lm	31	3,6
ArimoFit G2 M57 D-WW 42-840···	81 720···		**···40**	4.200 lm	31	3,6

• IK03 650 °C






LED, TW



LED




Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M59

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **ArimoFit G2 M59 D-WW 53-8TW···**	81 742···	**···62**		5.300 lm	50	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED						
ArimoFit G2 M59 D-WW 53-830···	81 740···		**···40**	5.100 lm	42	5,0
ArimoFit G2 M59 D-WW 53-840···	81 741···		**···40**	5.300 lm	42	5,0

• IK03 650 °C






M46



M57




Einbauleuchten mit Spiegelreflektor und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M46

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Arimo M46 RAV LED4500-840···01**	78 457···	**···51**	**···40**	4.500 lm	35	4,7

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit Spiegelreflektor und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform M57

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Arimo M57 RAV LED4500-840···01**	78 456···	**···51**	**···40**	4.500 lm	32	4,8

• IK03 650 °C



Anbaurahmen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoFit G2 ZD5/M57	78 567 00	Anbaurahmen für die Deckenmontage, für Baugröße M57	3,2
ArimoFit G2 ZD5/M59	78 566 00	Anbaurahmen für die Deckenmontage, für Baugröße M59	4,0
ArimoFit G2 ZD5/M84	78 564 00	Anbaurahmen für die Deckenmontage, für Baugröße M84	2,9

Einbaurahmen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoFit G2 Sky M57-TS ZER	81 900 00	Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt in der klassischen, flachen Moduldecke, für Baugröße M57	2,3
ArimoFit G2 Sky M59-TS ZER	81 901 00	Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt in der klassischen, flachen Moduldecke, für Baugröße M59	2,8
ArimoFit G2 Sky M84-TS ZER	81 903 00	Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt in der klassischen, flachen Moduldecke, für Baugröße M84	1,9
ArimoFit M84-TV ZER	76 503 00	Einbaurahmen zum Einbau von M73-Einlegeleuchten in M84-Decken mit verdeckten Tragschienen	1,5
ArimoFit Sky M46-TS ZER	81 898 00	Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt in der klassischen, flachen Moduldecke, für Baugröße M46	2,1
ArimoFit Sky M48-TS ZER	81 899 00	Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt in der klassischen, flachen Moduldecke, für Baugröße M48	2,7
ArimoFit Sky M73-TS ZER	81 902 00	Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt in der klassischen, flachen Moduldecke, für Baugröße M73	1,7

Fallsicherung




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoFit ZAS/1000	75 705 00	Fallsicherung für Deckeneinbauleuchte Typ: ArimoF M73···	0,0

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoFit G2 ZBB M59	79 506 00	Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Für Baugröße M59.	0,5
ArimoFit G2 ZBB M84/57	79 505 00	Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Für Baugröße M84/M57.	0,3
ArimoFit G2 ZBB-TV M59	85 892 00	Montagezubehör zum Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für Baugröße M59.	1,5
ArimoFit G2 ZBB-TV M84/57	85 890 00	Montagezubehör zum Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für Baugröße M84/M57.	1,5
ArimoFit ZBB-TV M48	85 893 00	Montagezubehör zum Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für Baugröße M48.	1,5
ArimoFit ZBB-TV M73/46	85 891 00	Montagezubehör zum Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für Baugröße M73/M46.	1,5

Notlichtbaustein, für Deckeneinbau



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoFit Kit EB3 round	77 145 50	Notlichtsystem für den Deckeneinbau mit einer Notlichtbetriebsdauer von 3 Stunden, rund	2,0
ArimoFit Kit EB3 square	77 146 50	Notlichtsystem für den Deckeneinbau mit einer Notlichtbetriebsdauer von 3 Stunden, eckig	2,0





VALINEO. DIE BASISLÖSUNG FÜR FLÄCHIGES LICHT IM PROJEKTGESCHÄFT.

- Attraktive Basislösung für anspruchsvolles Projektgeschäft
- Lohnende Investition: Energieeffizienz von 180 lm/W und 70.000 Stunden Lebensdauer für dauerhaft niedrige Betriebskosten
- Hohe Material- und Verarbeitungsqualität
- Ideale Sanierungslösung dank einfacher Montage und Plug & Play Installation
- Dank Multilumen mehr Flexibilität bei der Planung

www.trilux.com/valineo

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/valineo





Valineo G4

Montageart
Einbau

Montageort
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Decke mit Einbauöffnung

Bauform
quadratisch

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
3.800 – 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.000 K

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zubehör
Anbaurahmen
Montagezubehör

IP20


VALINEO G4





Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckscheibe in Bauform M73


IP44 raumseitig und IP20 deckenseitig



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ValineoG4 M73 PW19 42-8TW···**	84 238···	**···62**			4.000 lm	26	2,3
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830···	84 231···		**···51**	**···40**	3.500 lm - 4.600 lm	26 - 38	2,1
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840···	84 232···		**···51**	**···40**	3.800 lm - 5.000 lm	26 - 38	2,1


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckscheibe in Bauform M84


IP44 raumseitig und IP20 deckenseitig



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ValineoG4 M84 PW19 42-8TW···**	84 237···	**···62**			4.000 lm	26	2,3
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
ValineoG4 M84 PW19 38-50/4ML-830···	84 229···		**···51**	**···40**	3.500 lm - 4.600 lm	26 - 38	2,3
ValineoG4 M84 PW19 38-50/4ML-840···	84 230···		**···51**	**···40**	3.800 lm - 5.000 lm	26 - 38	2,3

• IK03 650 °C

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBB/4	75 147 00	Befestigungsmittel für den Einbau von Siella G6/G7/G8··· Valineo G4··· Einbauleuchten mit Modulmaß 625 mm x 625 mm (M84) in Decken mit gesägten Öffnungen. 1 Satz (4 Stück).	0,4



SIELLA. DER STANDARD IN DER FLEXIBLEN BÜROBELEUCHTUNG.

- Geringe Investitionskosten und eine hohe Energieeffizienz machen die Siella G8 zur perfekten Einstiegslösung
- Durch die extrem geringe Bauhöhe von nur 30 mm passt die Leuchte in fast jeden Deckenzwischenraum
- Die Siella G8 ist wahlweise mit UGR 19 für Bildschirmarbeitsplätze oder mit UGR 22 für alle anderen Office-Bereiche erhältlich
- Die achte Generation bietet dank bis zu 4 Multilumen- und 2 Multicolor-Einstellungen noch mehr Flexibilität in der Anwendung

www.trilux.com/siella

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/siella



Siella

Montageart
Einbau

Montageort
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Decke mit Einbauöffnung

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
2.600 – 4.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zubehör
Anbaurahmen
Befestigungsmittel

IP20




Ressourcenschonung



Montage im Handumdrehen – Netzweiterleitung inklusive

SIELLA G8






Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe in Bauform M73

IP40 raumseitig und IP20 deckenseitig

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
• **Siella G8 M73 DW 28-44/4ML-8MC···**	83 642···	**···51**		2.600 lm - 4.400 lm	18,2 - 31	1,2
Siella G8 M73 DW 28-40/3ML-8MC···	83 641···		**···40**	2.600 lm - 4.200 lm	18,2 - 29	1,2

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit prismatischer Abdeckscheibe in Bauform M73


IP40 raumseitig und IP20 deckenseitig

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
• **Siella G8 M73 PW19 28-44/4ML-840···**	83 646···	**···51**		2.600 lm - 4.400 lm	18,2 - 31	1,2
Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840···	83 645···		**···40**	2.600 lm - 4.200 lm	18,2 - 29	1,2
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
Siella G8 M73 PW19 28-44/4ML-8MC···	83 644···	**···51**		2.600 lm - 4.400 lm	18,2 - 31	1,2
Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-8MC···	83 643···		**···40**	2.600 lm - 4.200 lm	18,2 - 29	1,2

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe in Bauform M84

IP40 raumseitig und IP20 deckenseitig

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
• **Siella G8 M84 DW 28-44/4ML-8MC···**	83 650···	**···51**		2.600 lm - 4.400 lm	18,2 - 31	1,1
Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC···	83 649···		**···40**	2.600 lm - 4.200 lm	18,2 - 29	1,1

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit prismatischer Abdeckscheibe in Bauform M84


IP40 raumseitig und IP20 deckenseitig

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
• **Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-840···**	83 654···	**···51**		2.600 lm - 4.400 lm	18,2 - 31	1,1
Siella G8 M84 PW19 28-40/3ML-840···	83 653···		**···40**	2.600 lm - 4.200 lm	18,2 - 29	1,1
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-8MC···	83 652···	**···51**		2.600 lm - 4.400 lm	18,2 - 31	1,1
Siella G8 M84 PW19 28-40/3ML-8MC···	83 651···		**···40**	2.600 lm - 4.200 lm	18,2 - 29	1,1

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit prismatischer Abdeckscheibe in Bauform M46

IP40 raumseitig und IP20 deckenseitig


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
• **Siella G8 M46 PW19 28-44/4ML-8MC···**	83 648···	**···51**		2.600 lm - 4.400 lm	18,2 - 31	1,1
Siella G8 M46 PW19 28-40/3ML-8MC···	83 647···		**···40**	2.600 lm - 4.200 lm	18,2 - 29	1,1

• IK03 650 °C



Anbaurahmen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZD6/M73	84 596 00	Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten Siella G8···M73 / Valineo G4···M73	2,8
ZD6/M84	84 597 00	Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten Siella G8···M84	2,8



Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBB/4	75 147 00	Befestigungsmittel für den Einbau von Siella G8··· / Valineo G4··· Einbauleuchten mit Modulmaß 625 mm x 625 mm (M84) in Decken mit gesägten Öffnungen. 1 Satz (4 Stück).	0,4



OPENDO C. LICHT AUF LEISTUNGSKURS.

- Hochwertiges flächiges Licht für Bildungswesen und Büro
- Schnelle Sanierung alter konventioneller Langfeldleuchten
- Varianten mit integrierter Tageslicht- und Präsenzsteuerung oder Notlichtfunktion
- Nachträgliche Entnahme des Betriebsgeräts ohne großen Aufwand im Bedarfsfall

www.trilux.com/opendo-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/opendo-led

OPENDO C

EINBAULEUCHTEN





Opendo C

Montageart
Einbau

Montageort
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene
Decke mit Einbauöffnung
Decke mit Paneel-System

Bauform
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
3.400 – 4.700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K
Weitere Lichtfarben auf Anfrage

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi integriert


Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Zubehör
Montagezubehör
Ersatzteile
Wannenabzieher

IP20


OPENDO C





Einbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe in Bauform M36

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
• LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
Opendo M36 PW19 36-8TW···	82 291···	**···62**				3.600 lm	27	4,9
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo M36 PW19 36-8TW···+CAS	84 145···			**···63**		3.600 lm	27	4,9
LED								
Opendo M36 PW19 36-830···	82 289···		**···51**		**···40**	3.400 lm	27	4,9
Opendo M36 PW19 36-840···	82 290···		**···51**		**···40**	3.600 lm	27	4,9
LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Opendo M36 PW19 36-840···+LLWM	82 325···		**···51**			3.600 lm	29	5,1
LED, mit LiveLink WiFi Controller								
Opendo M36 PW19 36-840···+LLWC	82 319···		**···51**			3.600 lm	29	5,0
LED, mit LiveLink Sensor								
Opendo M36 PW19 36-840···+LLWS	82 313···		**···51**			3.600 lm	28	5,0
LED, mit Casambi-Modul								
Opendo M36 PW19 36-830···+CAS	84 121···			**···63**		3.400 lm	27	4,9
Opendo M36 PW19 36-830···+CAS-S	84 175···			**···63**		3.400 lm	27	4,9
Opendo M36 PW19 36-840···+CAS	84 122···			**···63**		3.600 lm	27	4,9
Opendo M36 PW19 36-840···+CAS-S	84 176···			**···63**		3.600 lm	27	4,9


• IK03 650 °





Einbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe in Bauform M37


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Opendo M37 PW19 36-8TW···**	82 294···	**···62**				3.600 lm	27	5,1
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo M37 PW19 36-8TW···+CAS	84 146···			**···63**		3.600 lm	27	5,1
LED								
Opendo M37 PW19 36-830···	82 292···		**···51**		**···40**	3.400 lm	27	5,1
Opendo M37 PW19 36-840···	82 293···		**···51**		**···40**	3.600 lm	27	5,1
LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Opendo M37 PW19 36-840···+LLWM	82 326···		**···51**			3.600 lm	29	5,3
LED, mit LiveLink WiFi Controller								
Opendo M37 PW19 36-840···+LLWC	82 320···		**···51**			3.600 lm	29	5,2
LED, mit LiveLink Sensor								
Opendo M37 PW19 36-840···+LLWS	82 314···		**···51**			3.600 lm	28	5,2
LED, mit Casambi-Modul								
Opendo M37 PW19 36-830···+CAS	84 123···			**···63**		3.400 lm	27	5,1
Opendo M37 PW19 36-830···+CAS-S	84 177···			**···63**		3.400 lm	27	4,9
Opendo M37 PW19 36-840···+CAS	84 124···			**···63**		3.600 lm	27	5,1
Opendo M37 PW19 36-840···+CAS-S	84 178···			**···63**		3.600 lm	27	4,9
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Opendo M37 PW19 36-840···+EB3	82 307···		**···51**			3.600 lm	30	5,6
LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung								
Opendo M37 PW19 36-840···+UR	82 308···		**···51**			3.600 lm	29	5,5


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe in Bauform M38

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Opendo M38 PW19 42-8TW···**	82 297···	**···62**				4.200 lm	32	5,8
Opendo M38 PW19 47-8TW···	82 300···	**···62**				4.700 lm	35	5,8
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo M38 PW19 42-8TW···+CAS	84 147···			**···63**		4.200 lm	32	5,8
Opendo M38 PW19 47-8TW···+CAS	84 148···			**···63**		4.700 lm	35	5,8
LED								
Opendo M38 PW19 42-830···	82 295···		**···51**		**···40**	4.000 lm	32	5,8
Opendo M38 PW19 42-840···	82 296···		**···51**		**···40**	4.200 lm	32	5,8
Opendo M38 PW19 47-830···	82 298···		**···51**		**···40**	4.500 lm	35	5,8
Opendo M38 PW19 47-840···	82 299···		**···51**		**···40**	4.700 lm	35	5,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Opendo M38 PW19 42-840···+LLWM	82 327···		**···51**			4.200 lm	34	6,0
Opendo M38 PW19 47-840···+LLWM	82 328···		**···51**			4.700 lm	37	6,0
LED, mit LiveLink WiFi Controller								
Opendo M38 PW19 42-840···+LLWC	82 321···		**···51**			4.200 lm	36	5,9
Opendo M38 PW19 47-840···+LLWC	82 322···		**···51**			4.700 lm	37	5,9
LED, mit LiveLink Sensor								
Opendo M38 PW19 42-840···+LLWS	82 315···		**···51**			4.200 lm	33	5,9
Opendo M38 PW19 47-840···+LLWS	82 316···		**···51**			4.700 lm	36	5,9
LED, mit Casambi-Modul								
Opendo M38 PW19 42-830···+CAS	84 125···			**···63**		4.000 lm	32	5,8
Opendo M38 PW19 42-830···+CAS-S	84 179···			**···63**		4.000 lm	32	4,9
Opendo M38 PW19 42-840···+CAS	84 126···			**···63**		4.200 lm	32	5,8
Opendo M38 PW19 42-840···+CAS-S	84 180···			**···63**		4.200 lm	32	4,9
Opendo M38 PW19 47-830···+CAS	84 127···			**···63**		4.500 lm	35	5,8
Opendo M38 PW19 47-830···+CAS-S	84 181···			**···63**		4.500 lm	35	5,1
Opendo M38 PW19 47-840···+CAS	84 128···			**···63**		4.700 lm	35	5,8
Opendo M38 PW19 47-840···+CAS-S	84 182···			**···63**		4.700 lm	35	5,1
Opendo M39 PW19 42-830···+CAS	84 129···			**···63**		4.000 lm	32	6,2


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe in Bauform M39


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Opendo M39 PW19 42-8TW···**	82 303···	**···62**				4.200 lm	32	6,2
Opendo M39 PW19 47-8TW···	82 306···	**···62**				4.700 lm	35	6,2
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo M39 PW19 42-8TW···+CAS	84 149···			**···63**		4.200 lm	32	6,2
Opendo M39 PW19 47-8TW···+CAS	84 150···			**···63**		4.700 lm	35	6,2
LED								
Opendo M39 PW19 42-830···	82 301···		**···51**		**···40**	4.000 lm	32	6,2
Opendo M39 PW19 42-840···	82 302···		**···51**		**···40**	4.200 lm	32	6,2
Opendo M39 PW19 47-830···	82 304···		**···51**		**···40**	4.500 lm	35	6,2
Opendo M39 PW19 47-840···	82 305···		**···51**		**···40**	4.700 lm	35	6,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor								
Opendo M39 PW19 42-840···+LLWM	82 329···		**···51**			4.200 lm	32	6,4
Opendo M39 PW19 47-840···+LLWM	82 330···		**···51**			4.700 lm	37	6,4
LED, mit LiveLink WiFi Controller								
Opendo M39 PW19 42-840···+LLWC	82 323···		**···51**			4.200 lm	32	6,3
Opendo M39 PW19 47-840···+LLWC	82 324···		**···51**			4.700 lm	37	6,3
LED, mit LiveLink Sensor								
Opendo M39 PW19 42-840···+LLWS	82 317···		**···51**			4.700 lm	33	6,3
Opendo M39 PW19 47-840···+LLWS	82 318···		**···51**			4.700 lm	36	6,3
LED, mit Casambi-Modul								
Opendo M39 PW19 42-830···+CAS-S	84 183···			**···63**		4.000 lm	32	5,8
Opendo M39 PW19 42-840···+CAS	84 130···			**···63**		4.200 lm	32	6,2
Opendo M39 PW19 42-840···+CAS-S	84 184···			**···63**		4.200 lm	32	5,8
Opendo M39 PW19 47-830···+CAS	84 131···			**···63**		4.500 lm	35	6,2
Opendo M39 PW19 47-830···+CAS-S	84 185···			**···63**		4.500 lm	35	5,8
Opendo M39 PW19 47-840···+CAS	84 132···			**···63**		4.700 lm	35	6,2
Opendo M39 PW19 47-840···+CAS-S	84 186···			**···63**		4.700 lm	35	5,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Opendo M39 PW19 42-840···+EB3	82 309···		**···51**			4.200 lm	32	6,6
Opendo M39 PW19 47-840···+EB3	82 311···		**···51**			4.700 lm	38	6,6
LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung								
Opendo M39 PW19 42-840···+UR	82 310···		**···51**			4.200 lm	32	6,5
Opendo M39 PW19 47-840···+UR	82 312···		**···51**			4.700 lm	36	6,5

• IK03 650 °C

Befestigungen für Paneeldecken (Modul 100)



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo/Opendo M36/37 Paneel M100	84 984 00	Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: Creavo M37···, Opendo M36/M37···.	2,0
Creavo/Opendo M38/39 Paneel M100	84 985 00	Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: Creavo M39···, Opendo M38/M39···.	2,3

Befestigungsmittel



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo/Opendo ZBB	11 449 00	Schnellmontage-Schwenkbügel (4 Stück), verzinkt, zur Befestigung von Einbauleuchten (Creavo M37/M39 oder Opendo M36/M37/M38/M39) in Decken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Decken	0,1

Ersatzteile

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo M36 PW19 830 LE Ersatz	82 913 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M36···830···	2,2
Opendo M36 PW19 840 LE Ersatz	82 914 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M36···840···	2,2
Opendo M36 PW19 840 LLWS LE Ersatz	82 916 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M36···840 LLWS···	2,3
Opendo M37 PW19 830 LE Ersatz	82 917 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M37···830···	2,4
Opendo M37 PW19 840 EB3 LE Ersatz	82 920 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M37···840 EB3···	2,5
Opendo M37 PW19 840 LE Ersatz	82 918 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M37···840···	2,4
Opendo M37 PW19 840 LLWS LE Ersatz	82 921 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M37···840 LLWS···	2,5
Opendo M37 PW19 840 UR LE Ersatz	82 931 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M37···840 UR···	2,4
Opendo M38 PW19 830 LE Ersatz	82 922 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M38···830···	2,7
Opendo M38 PW19 840 LE Ersatz	82 923 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M38···840···	2,7
Opendo M38 PW19 840 LLWS LE Ersatz	82 925 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M38···840 LLWS···	2,8
Opendo M39 PW19 830 LE Ersatz	82 926 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M39···830···	2,9
Opendo M39 PW19 840 EB3 LE Ersatz	82 929 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M39···840 EB3···	3,0
Opendo M39 PW19 840 LE Ersatz	82 927 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M39···840···	2,9
Opendo M39 PW19 840 LLWS LE Ersatz	82 930 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M39···840 LLWS···	3,0
Opendo M39 PW19 840 UR LE Ersatz	82 932 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M38···840 UR···	2,9
Opendo M36 PW19 8TW LE Ersatz	82 915 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M36···TW···	2,2
Opendo M37 PW19 8TW LE Ersatz	82 919 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M37···TW···	2,4
Opendo M38 PW19 8TW LE Ersatz	82 924 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M38···TW···	2,7
Opendo M39 PW19 8TW LE Ersatz	82 928 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Opendo M39···TW···	2,9

OPENDO C





SOLVAN FLOW C. DAS ALLROUND-TALENT FÜR MEHR PLANUNGSFREIHEIT.

- Direkte und indirekte Lichtanteile sorgen für optimale Raumwirkung
- Eine innovative, seitliche Lichtauskopplung über die gesamte Leuchtenlänge unterstützt den gestalterischen Anspruch
- Projektkonforme Lichtstrompakete und anwendungsspezifische optische Systeme für bereichsübergreifende Beleuchtungskonzepte, als Lichtband oder Einzelleuchte
- Vollintegrierte Lichtmanagementsysteme oder Notlichtkomponenten bleiben auch bei anspruchsvollen Aufgabenstellungen dezent im Hintergrund
- Dank des modularen Baukastenprinzips mit wenigen Handgriffen schnell und weitestgehend werkzeuglos zu montieren

www.trilux.com/solvan-flow

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/solvan-flow



Solvan Flow C

Montageart
Einbau

Montageort
Decke mit Einbauöffnung
Wand mit Einbauöffnung
Decke mit Paneel-System

Ausstrahlungscharakteristik
breit
mittel-breit
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
3.200 – 4.700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi integriert

Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Zubehör
Abzieher
Durchgangsverdrahtungen
Einbauzubehör
Kopfstücke
Lichtbandkupplungen
Paneeldeckenzubehör
Blindelemente

IP20




Planungsvielfalt als Einzelleuchte oder Lichtband



Auch als Anbau- und Hängeleuchte

SOLVAN FLOW C






Einbauleuchten mit innen liegender Mikroprismatik (CDP-I) in Bauform C1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow C1-L CDP-I 3700-830···01**	73 546···	**···51**	**···40**	3.700 lm	29	3,7
SFlow C1-L CDP-I 3700-840···01	73 545···	**···51**	**···40**	3.700 lm	29	3,7

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit innen liegender Mikroprismatik (CDP-I) in Bauform C2


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow C2-L CDP-I 4000-8TW··· 01**	74 282···	**···62**				4.400 lm	37	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow C2-L CDP-I 40-8TW···+CAS 01	85 059···			**···63**		4.000 lm	37	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow C2-L CDP-I 4300-830···01	73 548···		**···51**		**···40**	4.300 lm	34	4,5
SFlow C2-L CDP-I 4300-840···01	73 547···		**···51**		**···40**	4.300 lm	33	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow C2-L CDP-I 43-830···+CAS 01	84 345···			**···63**		4.300 lm	34	4,4
SFlow C2-L CDP-I 43-840···+CAS 01	84 346···			**···63**		4.300 lm	34	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
SFlow C2-L CDP-I 4300-840···EB3 01	73 550···		**···51**			4.300 lm	38	5,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung								
SFlow C2-L CDP-I 4300-840···UR 01	73 549···		**···51**			4.300 lm	35	4,5

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit innen liegender Mikroprismatik (CDP-I) und Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform C3


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow C3-L CDP-I 4000-8TW···LLWM 01**	74 284···	**···62**			4.400 lm	40	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow C3-L CDP-I 4000-8TW···LLWS 01	74 283···	**···62**			4.400 lm	40	4,8
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow C3-L CDP-I 40-8TW···+CAS-S 01	85 074···			**···63**	4.000 lm	40	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow C3-L CDP-I 4300-840···LLWM 01	73 553···		**···51**		4.300 lm	37	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow C3-L CDP-I 4300-840···LLWS 01	73 552···		**···51**		4.300 lm	36	4,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow C3-L CDP-I 43-830···+CAS-S 01	84 391···			**···63**	4.100 lm	36	4,4
SFlow C3-L CDP-I 43-840···+CAS-S 01	84 392···			**···63**	4.300 lm	36	4,4


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRW) in Bauform C1


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow C1-L MRW LED3200-830···01**	68 927···	**···51**	**···40**	3.100 lm	21	3,3
SFlow C1-L MRW LED3200-840···01	68 928···	**···51**	**···40**	3.250 lm	21	3,3


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRW) in Bauform C2


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow C2-L MRW LED4000-8TW···01**	79 193···	**···62**				4.000 lm	35	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow C2-L MRW LED4000-830···01	68 937···		**···51**		**···40**	3.800 lm	28	4,1
SFlow C2-L MRW LED4000-840···01	68 938···		**···51**		**···40**	4.100 lm	27	4,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow C2-L MRW 40-830···+CAS 01	84 349···			**···63**		3.800 lm	28	4,4
SFlow C2-L MRW 40-840···+CAS 01	84 350···			**···63**		4.000 lm	28	4,4


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRW) und Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform C3


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow C3-L MRW LED4000-8TW···LLWM 01**	79 197···	**···62**			4.000 lm	39	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow C3-L MRW LED4000-8TW···LLWS 01	79 198···	**···62**			4.000 lm	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow C3-L MRW LED4000-840···LLWM 01	69 230···		**···51**		4.000 lm	28	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow C3-L MRW LED4000-840···LLWS 01	69 231···		**···51**		4.000 lm	27	4,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow C3-L MRW 40-830···+CAS-S 01	84 395···			**···63**	3.800 lm	27	4,4
SFlow C3-L MRW 40-840···+CAS-S 01	84 396···			**···63**	4.000 lm	27	4,4

• IK03 650 °C






Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology und Diffusorscheibe (MRWD) in Bauform C1


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow C1-L MRWD LED3200-830···01**	68 929···	**···51**	**···40**	3.500 lm	22	3,3
SFlow C1-L MRWD LED3200-840···01	68 930···		**···40**	3.250 lm	25	3,2
SFlow C1-L MRWD LED3200-840···01	68 932···	**···51**		3.200 lm	23	3,3

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology und Diffusorscheibe (MRWD) in Bauform C2


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow C2-L MRWD LED4000-8TW···01**	79 187···	**···62**				4.000 lm	38	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow C2-L MRWD 40-8TW···+CAS 01	85 060···			**···63**		4.000 lm	38	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow C2-L MRWD LED4000-830···01	68 939···		**···51**		**···40**	3.800 lm	30	4,1
SFlow C2-L MRWD LED4000-840···01	68 940···		**···51**		**···40**	4.000 lm	28	4,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow C2-L MRWD 40-830···+CAS 01	84 351···			**···63**		3.800 lm	31	4,5
SFlow C2-L MRWD 40-840···+CAS 01	84 352···			**···63**		4.000 lm	31	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
SFlow C2-L MRWD LED4000-840···EB3 01	68 941···		**···51**			4.000 lm	34	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung								
SFlow C2-L MRWD LED4000-840···UR 01	68 942···		**···51**			4.000 lm	30	4,5

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology und Diffusorscheibe (MRWD) und Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform C3


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow C3-L MRWD LED4000-8TW···LLWM 01**	79 199···	**···62**			4.000 lm	41	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow C3-L MRWD LED4000-8TW···LLWS 01	79 200···	**···62**			4.000 lm	37	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow C3-L MRWD 40-8TW···+CAS-S 01	85 075···			**···63**	4.000 lm	41	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow C3-L MRWD LED4000-840···LLWM 01	69 228···		**···51**		4.000 lm	33	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow C3-L MRWD LED4000-840···LLWS 01	69 229···		**···51**		4.000 lm	33	4,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow C3-L MRWD 40-830···+CAS-S 01	84 397···			**···63**	3.800 lm	33	4,5
SFlow C3-L MRWD 40-840···+CAS-S 01	84 398···			**···63**	4.000 lm	33	4,5

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRX) in Bauform C1


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow C1-L MRX LED3200-830···01**	68 933···	**···51**	**···40**	3.100 lm	21	3,3
SFlow C1-L MRX LED3200-840···01	68 934···	**···51**	**···40**	3.250 lm	21	3,2

• IK03 650 °C








Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRX) in Bauform C2


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow C2-L MRX LED4000-8TW···01**	79 172···	**···62**				4.000 lm	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow C2-L MRX 40-8TW···+CAS 01	85 061···			**···63**		4.000 lm	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow C2-L MRX LED4000-830···01	68 943···		**···51**		**···40**	3.800 lm	26	4,1
SFlow C2-L MRX LED4000-840···01	68 944···		**···51**		**···40**	4.000 lm	26	4,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow C2-L MRX 40-830···+CAS 01	84 353···			**···63**		3.800 lm	28	4,5
SFlow C2-L MRX 40-840···+CAS 01	84 354···			**···63**		4.000 lm	28	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
SFlow C2-L MRX LED4000-840···EB3 01	68 945···		**···51**			4.000 lm	33	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung								
SFlow C2-L MRX LED4000-840···UR 01	68 946···		**···51**			4.000 lm	29	4,1


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRX) und Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform C3


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow C3-L MRX LED4000-8TW···LLWM 01**	79 201···	**···62**			4.000 lm	39	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow C3-L MRX LED4000-8TW···LLWS 01	79 202···	**···62**			4.000 lm	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow C3-L MRX 40-8TW···+CAS-S 01	85 076···			**···63**	4.000 lm	39	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow C3-L MRX LED4000-840···LLWM 01	69 226···		**···51**		4.000 lm	28	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow C3-L MRX LED4000-840···LLWS 01	69 227···		**···51**		4.000 lm	27	4,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow C3-L MRX 40-830···+CAS-S 01	84 399···			**···63**	3.800 lm	27	4,5
SFlow C3-L MRX 40-840···+CAS-S 01	84 400···			**···63**	4.000 lm	27	4,5


• IK03 650 °C





Einbauleuchten mit Micro Linear Wallwasher Technology (MLA) in Bauform C2


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **SFlow C2-L MLA LED4600-830···01**	68 935···	**···51**	4.500 lm	29	3,9
SFlow C2-L MLA LED4600-840···01	68 936···	**···51**	4.700 lm	29	3,9

• IK03 650 °C






Einbauleuchten mit Linsentechnik und Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA (LW19) in Bauform C2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow C2-L LW19 4000-830···01**	75 727···	**···51**		**···40**	3.800 lm	27	4,1
SFlow C2-L LW19 4000-840···01	75 726···	**···51**		**···40**	4.000 lm	27	4,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow C2-L LW19 40-830···+CAS 01	84 347···		**···63**		3.800 lm	27	4,4
SFlow C2-L LW19 40-840···+CAS 01	84 348···		**···63**		4.000 lm	27	4,4

• IK03 650 °C




Einbauleuchten mit Linsentechnik und Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA (LW19) und Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform C3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
• **SFlow C3-L LW19 40-830···+CAS-S 01**	84 393···		**···63**	3.800 lm	28	4,4
SFlow C3-L LW19 40-840···+CAS-S 01	84 394···		**···63**	4.000 lm	28	4,4

• IK03 650 °C



Abzieher



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630S Sauger	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Blindabdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow C-L B L560 01	73 607 00	Blindabdeckung für Solvan Flow Einbau-Lichtbandanwendungen. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, 45 mm.	1,6
SFlow C-L B-H L560 01	73 602 00	Blindabdeckung für Solvan Flow Einbau-Lichtbandanwendungen. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 100 mm, 70 mm.	1,6

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZDV 315 L1	68 226 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm². Für Solvan Flow C1···ET···	0,1
SFlow ZDV 315 L2	68 228 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm². Für Solvan Flow C2/C3···ET···	0,1
SFlow ZDV 515 L1	68 227 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm². Für Solvan Flow C1···ETDD···	0,1
SFlow ZDV 515 L2	68 229 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm². Für Solvan Flow C2/C3···ETDD···	0,1
SFlow ZDV 515 LiveLink	69 189 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm². Für Solvan Flow C3···ETDD···LL···	0,2

Einbauzubehör




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZBB	68 173 00	Schwenkbügel für die Befestigung der Einbauleuchte in gesägte Deckenöffnungen	0,1
SFlow ZBC	68 174 00	Einbauzubehör für gesägte Decken. Für Einbauleuchten Solvan Flow C	0,3
SFlow ZBP L1	68 171 00	Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Für Baugröße C1.	1,8
SFlow ZBP L2	68 172 00	Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Für Baugröße C2/C3.	2,2

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow C ZKS 01	68 925 00	Kopfstücke aus PMMA. Für Einbauleuchten Solvan Flow C.	0,1
SFlow C ZKS-H 01	75 133 00	Kopfstücke aus PMMA. Passend für Einbauleuchten Solvan Flow C···CDP-I. Farbe weiß.	0,1

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow C/D ZLK	68 926 00	Lichtbandkupplung für: Solvan Flow C/D	0,1





4401. BRINGT METALLPANEEL-DECKEN IN DIE ZUKUNFT.

- Maßgeschneiderte Leuchtenlängen, Montagekonzepte und Lichttechniken, speziell für Metallpaneel-Decken, machen eine Sanierung einfach und unkompliziert
- Die 4401 G2 ermöglicht eine effiziente 1:1 Sanierung von konventionellen Leuchten in Fluren, Umkleidekabinen, Sanitärbereichen und überdachten Außenbereichen
- Die 4401 G2 ist durch ihre hohe Effizienz, wartungsfreundliches Design und lange Lebensdauer betriebswirtschaftlich besonders attraktiv

www.trilux.com/4401

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/4401





4401

Montageart
Einbau

Montageort
Decke mit Paneel-System

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
1.000 – 4.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 60.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Zubehör
Abzieher
Befestigungsmittel
Ersatzteile
Ersatzwannen

IP54

4401 G2






Einbauleuchten für Paneeldecken Modul 100 für Einzel- oder Lichtbandanwendungen in Schutzart IP54 in Baugröße C6

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **4401 G2 C6 DW IP 10-830···**	81 800···	**···51**		1.000 lm	8	2,0
4401 G2 C6 DW IP 10-830···	81 799···		**···40**	1.000 lm	8	2,0
4401 G2 C6 DW IP 10-840···	81 802···	**···51**		1.000 lm	8	2,0
4401 G2 C6 DW IP 10-840···	81 801···		**···40**	1.000 lm	8	2,0
4401 G2 C6 DW IP 15-830···	81 814···	**···51**		1.500 lm	13	2,0
4401 G2 C6 DW IP 15-830···	81 813···		**···40**	1.500 lm	13	2,0
4401 G2 C6 DW IP 15-840···	81 816···	**···51**		1.500 lm	12	2,0
4401 G2 C6 DW IP 15-840···	81 815···		**···40**	1.500 lm	12	2,0

• IK05 650 °C




Einbauleuchten für Paneeldecken Modul 100 für Einzel- oder Lichtbandanwendungen in Schutzart IP54 in Baugröße C12

IP54


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **4401 G2 C12 DW IP 20-830···**	81 804···	**···51**		2.000 lm	17	3,4
4401 G2 C12 DW IP 20-830···	81 803···		**···40**	2.000 lm	17	3,4
4401 G2 C12 DW IP 20-840···	81 806···	**···51**		2.000 lm	16	3,4
4401 G2 C12 DW IP 20-840···	81 805···		**···40**	2.000 lm	16	3,4
4401 G2 C12 DW IP 30-830···	81 818···	**···51**		3.000 lm	25	3,4
4401 G2 C12 DW IP 30-830···	81 817···		**···40**	3.000 lm	25	3,4
4401 G2 C12 DW IP 30-840···	81 820···	**···51**		3.000 lm	24	3,4
4401 G2 C12 DW IP 30-840···	81 819···		**···40**	3.000 lm	24	3,4

• IK05 650 °C



Einbauleuchten für Paneeldecken Modul 100 für Einzel- oder Lichtbandanwendungen in Schutzart IP54 in Baugröße C15

IP54



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **4401 G2 C15 DW IP 25-830···**	81 808···	**···51**		2.500 lm	21	4,1
4401 G2 C15 DW IP 25-830···	81 807···		**···40**	2.500 lm	21	4,1
4401 G2 C15 DW IP 25-840···	81 810···	**···51**		2.500 lm	20	4,1
4401 G2 C15 DW IP 25-840···	81 809···		**···40**	2.500 lm	20	4,1
4401 G2 C15 DW IP 40-830···	81 822···	**···51**		4.000 lm	33	4,1
4401 G2 C15 DW IP 40-830···	81 821···		**···40**	4.000 lm	33	4,1
4401 G2 C15 DW IP 40-840···	81 824···	**···51**		4.000 lm	32	4,1
4401 G2 C15 DW IP 40-840···	81 823···		**···40**	4.000 lm	32	4,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
4401 G2 C15 DW IP 25-840···EB3	81 811···	**···51**		2.500 lm	24	4,1
LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung						
4401 G2 C15 DW IP 25-840···UR	81 812···	**···51**		2.500 lm	21	4,1


• IK05 650 °C

Abzieher



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630S Sauger	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Befestigungsmittel




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
4401 G2 ZBP C6/C12	81 929 00	Befestigungsmittel Winkelschiene für Leuchten 4401 C6/C12	0,9
4401 G2 ZBP C15	81 930 00	Befestigungsmittel Winkelschiene für Leuchten 4401 C15	1,1

Ersatzteile



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
4401 G2 C6 DW 830 LE Ersatz	82 907 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe 4401 G2 C6 DW ····830	0,3
4401 G2 C6 DW 840 LE Ersatz	82 908 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe 4401 G2 C6 DW ····840	0,3
4401 G2 C12 DW 830 LE Ersatz	82 909 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe 4401 G2 C12 DW ····830	0,4
4401 G2 C12 DW 840 LE Ersatz	82 910 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe 4401 G2 C12 DW ····840	0,4
4401 G2 C15 DW 830 LE Ersatz	82 911 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe 4401 G2 C15 DW ····830	0,5
4401 G2 C15 DW 840 LE Ersatz	82 912 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe 4401 G2 C15 DW ····840	0,5



IDESTO. GEZIELTES HOMOGENES LICHT.

- Wandfluter mit speziellem Reflektor für gleichmäßiges, ruhiges Licht ohne Trapezeffekte
- Die Leuchte ist um bis zu 30° schwenkbar
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Die Einbauversion sorgt mit geringer Tiefe für ein ruhiges Deckenbild, ideal für abgehängte Decken
- Einfach zu montieren und hervorragend mit anderen Einbauleuchten von TRILUX zu kombinieren

www.trilux.com/idesto

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/idesto



Idesto

Montageart
Einbau

Funktionen
Wandbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm - 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)
Meat (M)
Meat + Fish (M+F)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20




IDESTO





Deckeneinbaustrahler mit Wallwasher-Optik


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
IdestoEB HRS-WW 30-BC M49···01	98 804···			**···40**	2.825 lm	30	1,3
IdestoEB HRS-WW 30-BC M49···01	98 805···	**···51**			2.825 lm	30	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White							
IdestoEB HRS-WW 30-EW M48···01	98 799···			**···40**	2.850 lm	22	1,3
IdestoEB HRS-WW 40-EW M48···01	98 796···			**···40**	3.670 lm	30	1,3
IdestoEB HRS-WW 40-EW M48···01	98 797···	**···51**			3.670 lm	30	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K							
IdestoEB HRS-WW 30-830 M33···01	98 783···			**···40**	2.720 lm	19	1,3
IdestoEB HRS-WW 40-830 M33···01	98 782···			**···40**	3.690 lm	26	1,3
IdestoEB HRS-WW 50-830 M33···01	98 780···	**···51**			4.790 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K							
IdestoEB HRS-WW 30-840 M35···01	98 791···			**···40**	2.820 lm	19	1,3
IdestoEB HRS-WW 40-840 M35···01	98 790···			**···40**	3.820 lm	26	1,3
IdestoEB HRS-WW 50-840 M35···01	98 788···	**···51**			4.965 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
IdestoEB HRS-WW 30-BC M49···01	98 806···		**···63**		2.825 lm	30	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul							
IdestoEB HRS-WW 40-EW M48···01	98 798···		**···63**		3.670 lm	30	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul							
IdestoEB HRS-WW 50-830 M33···01	98 781···		**···63**		4.790 lm	36	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul							
IdestoEB HRS-WW 50-840 M35···01	98 789···		**···63**		4.965 lm	36	1,3
Leuchtenkörper schwarz, LED 3.100 K - Brilliant Colour							
IdestoEB HRS-WW 30-BC M49···05	98 807···			**···40**	2.825 lm	30	1,3
IdestoEB HRS-WW 30-BC M49···05	98 808···	**···51**			2.825 lm	30	1,3
Leuchtenkörper schwarz, LED 3.200 K - Efficient White							
IdestoEB HRS-WW 30-EW M48···05	98 803···			**···40**	2.850 lm	22	1,3
IdestoEB HRS-WW 40-EW M48···05	98 800···			**···40**	3.670 lm	30	1,3
IdestoEB HRS-WW 40-EW M48···05	98 801···	**···51**			3.670 lm	30	1,3
Leuchtenkörper schwarz, LED 3.000 K							
IdestoEB HRS-WW 30-830 M33···05	98 787···			**···40**	2.720 lm	19	1,3
IdestoEB HRS-WW 40-830 M33···05	98 786···			**···40**	3.690 lm	26	1,3
IdestoEB HRS-WW 50-830 M33···05	98 784···	**···51**			4.790 lm	36	1,3
Leuchtenkörper schwarz, LED 4.000 K							
IdestoEB HRS-WW 30-840 M35···05	98 795···			**···40**	2.820 lm	19	1,3
IdestoEB HRS-WW 40-840 M35···05	98 794···			**···40**	3.820 lm	26	1,3
IdestoEB HRS-WW 50-840 M35···05	98 792···	**···51**			4.965 lm	36	1,3
Leuchtenkörper schwarz, LED 3.100 K - Brilliant Colour, mit Casambi-Modul							
IdestoEB HRS-WW 30-BC M49···05	98 809···		**···63**		2.825 lm	30	1,3

Leuchtenkörper schwarz, LED 3.200 K - Efficient White, mit Casambi-Modul					
IdestoEB HRS-WW 40-EW M48···05	98 802···	**···63**	3.670 lm	30	1,3
Leuchtenkörper schwarz, LED 3.000 K, mit Casambi-Modul					
IdestoEB HRS-WW 50-830 M33···05	98 785···	**···63**	4.790 lm	36	1,3
Leuchtenkörper schwarz, LED 4.000 K, mit Casambi-Modul					
IdestoEB HRS-WW 50-840 M35···05	98 793···	**···63**	4.965 lm	36	1,3





BELVISO D. DER MASSSTAB FÜR EFFIZIENZ UND LICHTÄSTHETIK.

- Herausragende Effizienz von bis zu 148 lm/W
- Vollkommen homogene Ausleuchtung schafft Wohlfühl-Atmosphäre am Arbeitsplatz
- Exklusive Lichtrahmung erzeugt eine unverwechselbare Lichtästhetik mit weichem Übergang zur Decke
- Farbige Lichtleiter ermöglichen individuelle Lichtstimmungen


www.trilux.com/belvisod

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/belvisod





Seitliche Lichtaura



Auch als Ein- und Halbeinbauleuchte

Belviso D

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
3.700 - 4.050 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K
Weitere Lichtfarben auf Anfrage

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zusatzausstattung
mit farbiger Lichtrahmung

IP20


BELVISO D / D2





Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform D


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Belviso D CDP LED4000-8TW···**	79 329···	**···62**			4.050 lm	31	9,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
Belviso D CDP LED3900nw···01	60 669···		**···51**	**···40**	4.000 lm	26	8,5
Belviso D CDP LED3900ww···01	72 144···		**···51**	**···40**	3.900 lm	26	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso D CDP LED3800nw···FB 01	61 133···		**···51**		4.000 lm	26	8,5
Belviso D CDP LED3800nw···FG 01	61 135···		**···51**		4.000 lm	26	8,5
Belviso D CDP LED3800nw···FO 01	61 137···		**···51**		4.000 lm	26	8,5
Belviso D CDP LED3800nw···FR 01	61 139···		**···51**		4.000 lm	26	8,5
Belviso D CDP LED3800nw···FY 01	61 141···		**···51**		4.000 lm	26	8,5


• IK06 650 °C





Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und umlaufender Lichtrahmung in Bauform D2

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Belviso D2 CDP LED3800nw···01**	61 144···	**···51**	**···40**	3.800 lm	30	8,5
Belviso D2 CDP LED3800ww···01	72 147···	**···51**		3.700 lm	30	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit farbiger Lichtrahmung						
Belviso D2 CDP LED3800nw···FB 01	61 134···	**···51**		3.800 lm	30	8,5
Belviso D2 CDP LED3800nw···FG 01	61 136···	**···51**		3.800 lm	30	8,5
Belviso D2 CDP LED3800nw···FO 01	61 138···	**···51**		3.800 lm	30	8,5
Belviso D2 CDP LED3800nw···FR 01	61 140···	**···51**		3.800 lm	30	8,5
Belviso D2 CDP LED3800nw···FY 01	61 142···	**···51**		3.800 lm	30	8,5

• IK06 650 °C

BELVISO D





CREAVO D. DAS ZUKUNFTSGERICHTETE LICHT.

- Hohe Effizienz und Lichtqualität dank ConVision® Technologie
- Lichtkammern in drei verschiedenen Farben für unterschiedliche Lichtwirkungen ohne Einwirkung auf die Lichtverteilungskurve sowie Individualisierung auf Anfrage
- Hochwertiges Material und exzellente Verarbeitung wie ein Körper aus Stahlblech

www.trilux.com/creavo-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/creavo-led





Auch als Einbau- und Hängeleuchte erhältlich



Auch in quadratisch

Creavo D

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit (auch in UGR16)
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
3.000 – 7.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L90 = 50.000 h
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß mit Limiter in anthrazit
weiß mit Limiter in weiß
weiß mit Limiter in schwarz

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur
tageslichtabhängigen Regelung
und Anwesenheitserfassung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Beacon für Location Based Services


Zubehör
Kopfstücke ohne Funktion
Lichtbandkupplungen
Durchgangsverdrahtung

IP20 IP40

CREAVO D








Anbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform D

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo D LW16-03 42-840···01**	76 286···	**···51**	**···40**	4.200 lm	25	7,3

• IK03 650 °C




Anbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo D LW19-03 42-8TW···01**	76 295···	**···62**			4.200 lm	38	7,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
Creavo D LW19-03 30-830···01	76 282···		**···51**	**···40**	3.000 lm	18	7,3
Creavo D LW19-03 30-840···01	76 283···		**···51**	**···40**	3.000 lm	18	7,3
Creavo D LW19-03 42-830···01	76 284···		**···51**	**···40**	4.200 lm	25	7,3
Creavo D LW19-03 42-840···01	76 285···		**···51**	**···40**	4.200 lm	25	7,3
Creavo D LW19-03 42-930···01	76 293···		**···51**		4.200 lm	28	7,3
Creavo D LW19-03 42-940···01	76 294···		**···51**		4.200 lm	28	7,3
Creavo D LW19-03 50-830···01	76 298···		**···51**	**···40**	5.000 lm	30	7,6
Creavo D LW19-03 50-840···01	76 299···		**···51**	**···40**	5.000 lm	30	7,6
Creavo D LW19-03 70-830···01	76 300···		**···51**		7.000 lm	42	7,6
Creavo D LW19-03 70-840···01	76 301···		**···51**		7.000 lm	42	7,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
Creavo D LW19-03 42-840···X3 01	76 288···		**···51**		4.200 lm	27	7,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
Creavo D LW19-03 42-840···X4 01	76 289···		**···51**		4.200 lm	25	7,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon							
Creavo D LW19-03 42-840···X7 01	76 292···		**···51**		4.200 lm	26	7,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Creavo D LW19-03 42-840···EB3 01	76 287···		**···51**		4.200 lm	29	8,1


• IK03 650 °C



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.

CREAVO D D2






Anbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform D2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo D2-L LW16-03 30-840···01**	77 285···	**···51**	**···40**	3.000 lm	20	5,5




• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo D2-L LW19-03 42-8TW···01**	77 296···	**···62**			4.200 lm	39	5,8
Leuchtenkörper weiß, LED							
Creavo D2-L LW19-03 30-830···01	77 283···		**···51**	**···40**	2.900 lm	20	5,5
Creavo D2-L LW19-03 30-840···01	77 284···		**···51**	**···40**	3.000 lm	20	5,5
Creavo D2-L LW19-03 42-830···01	77 286···		**···51**	**···40**	4.000 lm	27	5,5
Creavo D2-L LW19-03 42-840···01	77 287···		**···51**	**···40**	4.200 lm	27	5,5
Creavo D2-L LW19-03 42-930···01	77 294···		**···51**		4.000 lm	30	5,5
Creavo D2-L LW19-03 42-940···01	77 295···		**···51**		4.200 lm	30	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
Creavo D2-L LW19-03 42-840···X3 01	77 289···		**···51**		4.200 lm	29	6,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
Creavo D2-L LW19-03 42-840···X4 01	77 290···		**···51**		4.200 lm	27	5,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon							
Creavo D2-L LW19-03 42-840···X7 01	77 293···		**···51**		4.200 lm	29	5,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Creavo D2-L LW19-03 42-840···EB3 01	77 288···		**···51**		4.200 lm	30	5,8




• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform D2

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Creavo D2-L LWW-03 31-8TW···01**	77 299···	**···62**		3.100 lm	39	5,8
Leuchtenkörper weiß, LED						
Creavo D2-L LWW-03 42-830···01	77 300···		**···51**	4.000 lm	40	5,5
Creavo D2-L LWW-03 42-840···01	77 301···		**···51**	4.200 lm	40	5,5

• IK03 650 °C



CREAVO D D3






Anbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Bauform D3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo D3-L LW16-03 38-840···01**	77 304···	**···51**	**···40**	3.800 lm	24	6,8


• IK03 650 °C



Anbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo D3-L LW19-03 53-8TW···01**	77 315···	**···62**			5.300 lm	47	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED							
Creavo D3-L LW19-03 38-830···01	77 302···		**···51**	**···40**	3.600 lm	24	6,8
Creavo D3-L LW19-03 38-840···01	77 303···		**···51**	**···40**	3.800 lm	24	6,8
Creavo D3-L LW19-03 53-830···01	77 305···		**···51**	**···40**	5.000 lm	33	6,8
Creavo D3-L LW19-03 53-840···01	77 306···		**···51**	**···40**	5.300 lm	33	6,8
Creavo D3-L LW19-03 53-930···01	77 313···		**···51**		5.000 lm	38	6,8
Creavo D3-L LW19-03 53-940···01	77 314···		**···51**		5.300 lm	38	6,8



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.

Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Creavo D3-L LW19-03 53-840···X3 01	77 308···		**···51**	5.300 lm	33	7,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
Creavo D3-L LW19-03 53-840···X4 01	77 309···		**···51**	5.300 lm	36	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon						
Creavo D3-L LW19-03 53-840···X7 01	77 312···		**···51**	5.300 lm	36	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Creavo D3-L LW19-03 53-840···EB3 01	77 307···		**···51**	5.300 lm	36	7,1


• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform D3


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Creavo D3-L LWW-03 41-8TW···01**	77 318···	**···62**		4.100 lm	47	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED						
Creavo D3-L LWW-03 53-830···01	77 319···		**···51**	5.000 lm	48	6,8
Creavo D3-L LWW-03 53-840···01	77 320···		**···51**	5.300 lm	48	6,8

• IK03 650 °C



Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo D/H ZDV 315 L1	77 710 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3-adrig. Für Leuchtenlänge D/H2.	0,4
Creavo D/H ZDV 315 L2	77 711 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3-adrig. Für Leuchtenlänge D/H3.	0,4
Creavo D/H ZDV 515 L1	77 712 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5-adrig. Für Leuchtenlänge D/H2.	0,5
Creavo D/H ZDV 515 L2	77 713 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5-adrig. Für Leuchtenlänge D/H2.	0,5
Creavo D/H ZDV 715 L1	77 714 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 7-adrig. Für Leuchtenlänge D/H2.	0,5
Creavo D/H ZDV 715 L2	77 715 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 7-adrig. Für Leuchtenlänge D/H3.	0,6

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo D/H ZKS 01	77 724 00	Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Lichtbandverbinder

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo D ZLK 01	77 723 00	Lichtbandverbinder für Deckenanbauleuchten, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)	0,2



ARIMO FIT D. FLÄCHIGES LICHT IN EINER NEUEN DIMENSION.

- Durch den Variantenreichtum bei Optiken, Modulmaßen und Montagearten (Einlege-, Einbau- und Anbaulösung) lassen sich alle Beleuchtungsaufgaben für flächiges Licht im Office mit der Arimo Fit Leuchtenfamilie lösen
- Größere Bandbreite an Optiken, Lichtstrompaketen, Montagearten und Farbwiedergaben mit wegweisender Energieeffizienz und Lebensdauer
- Attraktives, unverkennbares Erscheinungsbild durch einzigartige Designelemente und die Individualisierbarkeit der Gehäusefarbe und Optik
- Maßgeschneiderte Lösungen für den effizienten 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten

www.trilux.com/arimofitd

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/arimofitd



Auch als Einbauleuchte

Arimo Fit D

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch
tief-breit

Leuchtenlichtstrom
2.000 - 6.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K
Weitere Lichtfarben auf Anfrage

Lebensdauer
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
Leuchtenkörper: weiß
Deckenplatte: weiß oder silbergrau

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink-fähig
LiveLink WiFi integriert
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
UGR 19 mit oder ohne Mikroprismatik
Individuelle Projektlösungen wie alternative Leuchtengrößen, Bedruckungen, Fräsung u.v.m. auf Anfrage

Zubehör
Abpendelzubehör

IP40




Formsprache mit Rücksprung und Farbauswahl



Kompakte Ausführung oder andere Optiken erhältlich

ARIMO FIT D






Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 D DW19 42-8TW···01/01**	81 607···	**···62**			4.200 lm	40	7,4
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 D DW19 42-840···01/01	81 602···			**···40**	4.200 lm	31	7,4
ArimoFit G2 D DW19 42-840···01/01	81 604···		**···51**		4.200 lm	31	7,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
ArimoFit G2 D DW19 42-8TW···03/03	81 608···	**···62**			4.200 lm	40	7,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit G2 D DW19 42-840···03/03	81 603···			**···40**	4.200 lm	31	7,4
ArimoFit G2 D DW19 42-840···03/03	81 605···		**···51**		4.200 lm	31	7,4

• IK03 650 °C



ARIMO FIT D2/D3






Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D2

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 D2 DW19 42-8TW···01/01**	81 633···	**···62**			4.200 lm	40	7,7
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 D2 DW19 42-840···01/01	81 627···			**···40**	4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 DW19 42-840···01/01	81 629···		**···51**		4.200 lm	32	7,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
ArimoFit G2 D2 DW19 42-8TW···03/03	81 634···	**···62**			4.200 lm	40	7,7




Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit G2 D2 DW19 42-840···03/03	81 628···			**···40**	4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 DW19 42-840···03/03	81 630···		**···51**		4.200 lm	32	7,7

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 D3 DW19 53-8TW···01/01**	81 666···	**···62**			5.300 lm	50	9,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 D3 DW19 53-840···01/01	81 659···			**···40**	5.300 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 DW19 53-840···01/01	81 662···		**···51**		5.300 lm	42	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
ArimoFit G2 D3 DW19 53-8TW···03/03	81 667···	**···62**			5.300 lm	50	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit G2 D3 DW19 53-840···03/03	81 660···			**···40**	5.300 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 DW19 53-840···03/03	81 663···		**···51**		5.300 lm	42	9,5

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform D2

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···		···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 D2 D-WW 42-8TW···01/01**	81 638···	**···62**			4.200 lm	40	7,7
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 D2 D-WW 42-830···01/01	81 635···			**···40**	4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 D-WW 42-840···01/01	81 636···			**···40**	4.200 lm	32	7,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit G2 D2 D-WW 42-840···03/03	81 637···			**···40**	4.200 lm	32	7,7

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform D3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···		···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 D3 D-WW 53-8TW···01/01**	81 670···	**···62**			5.300 lm	50	9,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 D3 D-WW 53-830···01/01	81 668···			**···40**	5.000 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 D-WW 53-840···01/01	81 669···			**···40**	5.300 lm	42	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit G2 D3 D-WW 53-840···03/03	81 661···			**···40**	5.300 lm	42	9,5

• IK03 650 °C


ARIMO FIT D





Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung in Bauform D1

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **ArimoFit G2 D1 PW 20-840···01/01**	81 790···			**···40**	2.000 lm	18	2,0
ArimoFit G2 D1 PW 20-840···01/01	81 789···	**···51**			2.000 lm	18	2,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
ArimoFit G2 D1 PW 20-840···+CAS 01/01	85 289···		**···63**		2.000 lm	19	2,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit G2 D1 PW 20-840···03/03	81 788···			**···40**	2.000 lm	18	2,0
ArimoFit G2 D1 PW 20-840···03/03	81 787···	**···51**			2.000 lm	18	2,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Casambi-Modul							
ArimoFit G2 D1 PW 20-840···+CAS 03/03	85 288···		**···63**		2.000 lm	19	2,0

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit G2 D PW19 42-8TW···01/01**	81 619···	**···62**				4.200 lm	40	7,4
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 D PW19 42-8TW···+CAS	83 831···			**···63**		4.200 lm	40	7,4
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit G2 D PW19 42-830···01/01	81 609···				**···40**	4.000 lm	31	7,4
ArimoFit G2 D PW19 42-830···01/01	81 610···		**···51**			4.000 lm	31	7,4
ArimoFit G2 D PW19 42-840···01/01	81 611···				**···40**	4.200 lm	31	7,4
ArimoFit G2 D PW19 42-840···01/01	81 613···		**···51**			4.200 lm	31	7,4
ArimoFit G2 D PW19 42-930···01/01	81 617···		**···51**			4.000 lm	36	7,4
ArimoFit G2 D PW19 42-940···01/01	81 618···		**···51**			4.200 lm	36	7,4
ArimoFit G2 D PW19 52-830···01/01	81 621···		**···51**			5.200 lm	41	7,4
ArimoFit G2 D PW19 52-840···01/01	81 622···		**···51**			5.200 lm	41	7,4
ArimoFit G2 D PW19 60-840 CLO···01/01	81 623···		**···51**			6.000 lm	55	7,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 D PW19 42-830···+CAS	83 837···			**···63**		4.000 lm	31	7,4
ArimoFit G2 D PW19 42-840···+CAS	83 838···			**···63**		4.200 lm	31	7,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
ArimoFit G2 D PW19 42-8TW···03/03	81 620···	**···62**				4.200 lm	40	7,4
ArimoFit G2 D PW19X 42-8TW···03/03	81 626···	**···62**				4.200 lm	40	7,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED								
ArimoFit G2 D PW19 42-840···03/03	81 612···				**···40**	4.200 lm	31	7,4
ArimoFit G2 D PW19 42-840···03/03	81 614···		**···51**			4.200 lm	31	7,4

• IK03 650 °C


ARIMO FIT D2





Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D2

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit G2 D2 PW19 42-8TW···01/01**	81 649···	**···62**				4.200 lm	40	7,7
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 D2 DW19 42-8TW···+CAS	83 832···			**···63**		4.200 lm	40	7,7
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit G2 D2 PW19 42-830···01/01	81 639···				**···40**	4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 42-830···01/01	81 640···		**···51**			4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 42-840···01/01	81 641···				**···40**	4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 42-840···01/01	81 643···		**···51**			4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 42-930···01/01	81 647···		**···51**			4.000 lm	37	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 42-940···01/01	81 648···		**···51**			4.200 lm	37	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 52-830···01/01	81 651···		**···51**			4.900 lm	41	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 52-840···01/01	81 652···		**···51**			5.200 lm	41	7,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 D2 PW19 42-830···+CAS	83 839···			**···63**		4.000 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 42-840···+CAS	83 840···			**···63**		4.200 lm	32	7,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
ArimoFit G2 D2 PW19 42-8TW···03/03	81 650···	**···62**				4.200 lm	40	7,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED								
ArimoFit G2 D2 PW19 42-840···03/03	81 642···				**···40**	4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 PW19 42-840···03/03	81 644···		**···51**			4.200 lm	32	7,7

• IK03 650 °C


ARIMO FIT D3





Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **ArimoFit G2 D3 PW19 53-8TW···01/01**	81 681···	**···62**				5.300 lm	50	9,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 D3 PW19 53-8TW···+CAS	83 833···			**···63**		5.300 lm	50	9,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
ArimoFit G2 D3 PW19 53-830···01/01	81 671···				**···40**	5.000 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 53-830···01/01	81 672···		**···51**			5.000 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 53-840···01/01	81 673···				**···40**	5.300 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 53-840···01/01	81 675···		**···51**			5.300 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 53-930···01/01	81 679···		**···51**			5.000 lm	47	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 53-940···01/01	81 680···		**···51**			5.300 lm	47	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 63-830···01/01	81 683···		**···51**			6.000 lm	52	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 63-840···01/01	81 684···		**···51**			6.300 lm	52	9,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
ArimoFit G2 D3 PW19 53-830···+CAS	83 843···			**···63**		5.000 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 53-840···+CAS	83 844···			**···63**		5.300 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 63-830···+CAS	83 845···			**···63**		6.000 lm	52	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 63-840···+CAS	83 846···			**···63**		6.300 lm	52	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
ArimoFit G2 D3 PW19 53-8TW···03/03	81 682···	**···62**				5.300 lm	50	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED								
ArimoFit G2 D3 PW19 53-840···03/03	81 674···				**···40**	5.300 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 PW19 53-840···03/03	81 676···		**···51**			5.300 lm	42	9,5

• IK03 650 °C

ARIMO FIT D






Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **ArimoFit G2 D PW19-X 42-840···01/01**	81 624···	**···51**	4.200 lm	31	7,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
ArimoFit G2 D PW19-X 42-840···03/03	81 625···	**···51**	4.200 lm	31	7,4

• IK03 650 °C



ARIMO FIT D2/D3






Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D2

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **ArimoFit G2 D2 PW19-X 42-840···01/01**	81 653···	**···51**	4.200 lm	32	7,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
ArimoFit G2 D2 PW19-X 42-840···03/03	81 654···	**···51**	4.200 lm	32	7,7

• IK03 650 °C




Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D3

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **ArimoFit G2 D3 PW19-X 53-840···01/01**	81 685···	**···51**	5.300 lm	42	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
ArimoFit G2 D3 PW19-X 53-840···03/03	81 686···	**···51**	5.300 lm	42	9,5

• IK03 650 °C



Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform D2

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 D2 P-WW 42-8TW···01/01**	81 658···	**···62**			4.200 lm	40	7,7
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 D2 P-WW 42-830···01/01	81 655···			**···40**	4.200 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 P-WW 42-840···01/01	81 656···			**···40**	4.200 lm	32	7,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
ArimoFit G2 D2 P-WW 42-830···+CAS	83 841···		**···63**		4.000 lm	32	7,7
ArimoFit G2 D2 P-WW 42-840···+CAS	83 842···		**···63**		4.200 lm	32	7,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
ArimoFit G2 D2 P-WW 42-840···03/03	81 657···			**···40**	4.200 lm	32	7,7

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und Wallwasher-Optik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform D3

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoFit G2 D3 P-WW 53-8TW···01/01**	81 690···	**···62**			5.300 lm	50	9,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoFit G2 D3 P-WW 53-830···01/01	81 687···			**···40**	5.000 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 P-WW 53-840···01/01	81 688···			**···40**	5.300 lm	42	9,5

Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
ArimoFit G2 D3 P-WW 53-830···+CAS	83 847···	**···63**		5.000 lm	42	9,5
ArimoFit G2 D3 P-WW 53-840···+CAS	83 848···	**···63**		5.300 lm	42	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
ArimoFit G2 D3 P-WW 53-840···03/03	81 689···		**···40**	5.300 lm	42	9,5

• IK03 650 °C

Seilabhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoFit D / Creavo D ZST 315/2000	76 405 00	Seilabhängung für Abhängelängen bis 2.000 mm	0,3
ArimoFit D / Creavo D ZST 515/2000	76 345 00	Seilabhängung für Abhängelängen bis 2.000 mm	0,5

Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.	0,1
ZAA/03	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau.	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6
ZAR+LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6



SO-TUBE G3. INDUSTRIAL STYLE MEETS NEW WORK.

- Der robuste Charme des Designs fügt sich ideal in Büro-Landschaften im industriellen Stil ein
- Moderne LED-Technologie mit linearem Lichtdesign und einer runden Lichtaustrittsfläche, auch in UGR 19
- Vielfältige Montagearten eröffnen kreative Gestaltungsmöglichkeiten

www.trilux.com/sotube-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/sotube-led



So-Tube G3 D/H

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
7.800 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K - 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

Connectivity
LiveLink-fähig
LiveLink WiFi-fähig

Zusatzausstattung
UGR 19 Varianten mit Glasoptik
in allen Längen verfügbar

Zubehör
Anschlussleitungen
Deckenanschlussdosen
Deckenanschlussdosen mit LiveLink Decken-anschlussdosen mit LiveLink WiFi Verbindungs-leitungen

IP20



Runde Lichtaustrittsfläche




Auch als Hängeleuchte


SO-TUBE G3 D/H1 / D/H2



Bauform D/H1



Bauform D/H2




Anbau- und Hängeleuchten im dekorativen Industriedesign in Bauform D/H1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **So-Tube G3 D/H1 DW 10-8TW ETDD··· 05**	77 973···	**···51**	1.000 lm	9	1,4
Leuchtenkörper schwarz, LED					
So-Tube G3 D/H1 DW 10-830···05	77 974···	**···51**	950 lm	10	1,3
So-Tube G3 D/H1 DW 10-840···05	77 975···	**···51**	1.000 lm	10	1,3
So-Tube G3 D/H1 DW 20-830···05	77 971···	**···51**	1.900 lm	15	1,3
So-Tube G3 D/H1 DW 20-840···05	77 972···	**···51**	2.000 lm	15	1,3

• IK02 650 °C




Anbau- und Hängeleuchten im dekorativen Industriedesign in Bauform D/H2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **So-Tube G3 D/H2 DW 20-8TW ETDD··· 05**	77 968···	**···51**	2.000 lm	17	1,7
Leuchtenkörper schwarz, LED					
So-Tube G3 D/H2 DW 20-830···05	77 969···	**···51**	1.900 lm	14	1,6
So-Tube G3 D/H2 DW 20-840···05	77 970···	**···51**	2.000 lm	14	1,6
So-Tube G3 D/H2 DW 40-830···05	77 966···	**···51**	3.800 lm	28	1,6
So-Tube G3 D/H2 DW 40-840···05	77 967···	**···51**	4.000 lm	28	1,6
So-Tube G3 D/H1 DW 20-840···05	77 972···	**···51**	2.000 lm	15	1,3

• IK02 650 °C




UGR 19 Varianten mit Glasoptik in allen Längen verfügbar.


SO-TUBE G3 D/H3 / D/H4



Bauform D/H3



Bauform D/H4




Anbau- und Hängeleuchten im dekorativen Industriedesign in Bauform D/H3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **So-Tube G3 D/H3 DW 30-8TW ETDD··· 05**	77 963···	**···51**	3.000 lm	25	2,1
Leuchtenkörper schwarz, LED					
So-Tube G3 D/H3 DW 30-830···05	77 964···	**···51**	2.900 lm	21	2,0
So-Tube G3 D/H3 DW 30-840···05	77 965···	**···51**	3.000 lm	21	2,0
So-Tube G3 D/H3 DW 60-830···05	77 961···	**···51**	5.700 lm	42	2,1
So-Tube G3 D/H3 DW 60-840···05	77 962···	**···51**	6.000 lm	42	2,1

• IK02 650 °C




Anbau- und Hängeleuchten im dekorativen Industriedesign in Bauform D/H4

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **So-Tube G3 D/H4 DW 40-8TW ETDD··· 05**	77 958···	**···51**	4.000 lm	33	2,5
Leuchtenkörper schwarz, LED					
So-Tube G3 D/H4 DW 40-830···05	77 959···	**···51**	3.800 lm	28	2,4
So-Tube G3 D/H4 DW 40-840···05	77 960···	**···51**	4.000 lm	28	2,4
So-Tube G3 D/H4 DW 80-830···05	77 956···	**···51**	7.600 lm	56	2,5
So-Tube G3 D/H4 DW 80-840···05	77 957···	**···51**	8.000 lm	56	2,5

• IK02 650 °C



Anschlussleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
So-Tube ZZT 515/3000 05	71 664 00	Anschlussleitung mit Anschlussbuchse und freiem, 35 mm abgemanteltem Ende. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5.	0,5

Verbindungsleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
So-Tube ZDV 515/300 05	71 666 00	Verbindungsleitung mit Anschluss-Buchse und -Stecker. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. Länge 300 mm.	0,2
So-Tube ZDV 515/1000 05	71 665 00	Verbindungsleitung mit Anschluss-Buchse und -Stecker. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. Länge 1.000 mm.	0,3

Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.	0,1
ZAA/03	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau.	0,1
ZAA/05	77 978 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe schwarz.	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.	0,2
ZAE/05 515	78 538 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, schwarz.	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2
ZAR/05	78 539 00	Deckenanschlussdose, eckig, schwarz	0,2


Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6
ZAR+LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6
ZAR+LLWC 05	78 540 00	Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6

Verschlusskappe

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
So-Tube VSB Wieland RST20I5 05	78 972 00	Verschlussstecker für die offene Anschlussbuchse am Ende einer Lichtbandanwendung	0,1


ES GEHT IMMER UM KUNST!
Kreatives Potential entwickeln:
Kunsthaus TACHELES erhalten!
ES GEHT IMMER UM KUNST!
Kreatives Potential entwickeln:
Kunsthaus TACHELES erhalten!
KLARER



LUNEXO D. DAS KLÜGERE LICHT FÜR MEHR KOMFORT.

- Herausragende Lichtqualität durch homogene Lichtaustrittsfläche mit umlaufender Lichtkante
- Räume werden in sanftes Licht getaucht und optisch aufgewertet
- Perfekt steuerbare Lichtgestaltung von vollautomatisch mit Tageslicht-, Präsenzerfassung und Smart Device-Verbindung bis hin zu manueller Bedienung

www.trilux.com/lunexo

LUNEXO D

ANBAUEUCHTEN

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lunexo





Auch als Hängeleuchte erhältlich

Lunexo D

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
4.200 - 5.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L85 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)


Connectivity
LiveLink integriert
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung

IP20


LUNEXO D D1





Anbauleuchten mit innenliegender Mikroprismatik CDP-I und sichtbarer Lichtkante in Bauform D1

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Lunexo D1 CDP-I 4400-8TW···01**	77 927···	**···62**		4.400 lm	54	8,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Lunexo D1 CDP-I 4400-8TW···+LLWM 01	77 929···	**···62**		4.400 lm	56	8,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller						
Lunexo D1 CDP-I 4400-8TW···+LLWC 01	77 930···	**···62**		4.400 lm	56	8,9
Leuchtenkörper weiß, LED						
Lunexo D1 CDP-I 4400 830···01	68 277···		**···51**	4.200 lm	46	8,5
Lunexo D1 CDP-I 4400 840···01	68 278···		**···51**	4.400 lm	46	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Lunexo D1 CDP-I 4400 830···+LLWM 01	68 285···		**···51**	4.200 lm	47	8,5
Lunexo D1 CDP-I 4400 840···+LLWM 01	68 286···		**···51**	4.400 lm	47	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Lunexo D1 CDP-I 4400 830···+LLWC 01	68 287···		**···51**	4.200 lm	46	8,5
Lunexo D1 CDP-I 4400 840···+LLWC 01	68 288···		**···51**	4.400 lm	46	8,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Lunexo D1 CDP-I 4400-8TW···03	77 928···	**···62**		4.400 lm	54	8,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Lunexo D1 CDP-I 4400 830···03	68 279···		**···51**	4.200 lm	46	8,5
Lunexo D1 CDP-I 4400 840···03	68 280···		**···51**	4.400 lm	46	8,5

• IK03 650 °C


LUNEXO D D2






Anbauleuchten mit innenliegender Mikroprismatik CDP-I und sichtbarer Lichtkante in Bauform D2

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Lunexo D2 CDP-I 5500-8TW···01**	77 931···	**···62**		5.500 lm	64	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Lunexo D2 CDP-I 5500-8TW···+LLWM 01	77 933···	**···62**		5.500 lm	66	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller						
Lunexo D2 CDP-I 5500-8TW···+LLWC 01	77 934···	**···62**		5.500 lm	66	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED						
Lunexo D2 CDP-I 5500 830···01	68 281···		**···51**	5.200 lm	57	10,0
Lunexo D2 CDP-I 5500 840···01	68 282···		**···51**	5.500 lm	57	10,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Lunexo D2 CDP-I 5500 830···+LLWM 01	68 289···		**···51**	5.200 lm	58	10,0
Lunexo D2 CDP-I 5500 840···+LLWM 01	68 290···		**···51**	5.500 lm	58	10,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Lunexo D2 CDP-I 5500 830···+LLWC 01	68 291···		**···51**	5.200 lm	57	10,0
Lunexo D2 CDP-I 5500 840···+LLWC 01	68 292···		**···51**	5.500 lm	57	10,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Lunexo D2 CDP-I 5500-8TW···03	77 932···	**···62**		5.500 lm	64	10,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Lunexo D2 CDP-I 5500 830···03	68 283···		**···51**	5.200 lm	57	10,0
Lunexo D2 CDP-I 5500 840···03	68 284···		**···51**	5.500 lm	57	10,0

• IK03 650 °C



LUCEOS. MODULARES MULTITALENT FÜR BÜRO UND BILDUNG.

- Flächiges, blendfreies Licht
- Variantenreich durch modularen Aufbau
- Einfach aufsteckbare Kopfstücke mit Zusatzfunktionen wie Sensorik oder Notlicht
- Als Lichtbandversion mit durchgehender Lichtaustrittsfläche
- Anbauleuchte mit attraktiver Deckenaufhellung
- Flexibel positionierbare Seilaufhängung für einfache Sanierung

www.trilux.com/luceos-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/luceos-led



Modular ansteckbare Funktionskopfstücke



Luceos D/H

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
3.200 lm - 5.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L90 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

Connectivity
LiveLink-fähig
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur
tageslichtabhängigen Regelung
und Anwesenheitserfassung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
CO_2-Sensor zur Indikation der Luftqualität
sowie Lüftungsnotwendigkeit

Zubehör
Kopfstücke
Kopfstücke mit Zusatzfunktion
Lichtbandkupplungen
Lichtbandkupplungen mit Zusatzfunktion
Montagezubehör


IP20



Auch als Hängeleuchte

LUCEOS D/H1







Anbau- und Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP in Bauform D/H1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Luceos D/H1-L CDP 4000-830···01**	70 172···	**···51**	3.300 lm	26	3,3
Luceos D/H1-L CDP 4000-840···01	70 173···	**···51**	3.500 lm	26	3,3
Luceos D/H1-L CDP 6700-830···01	82 332···	**···51**	5.600 lm	43	3,3
Luceos D/H1-L CDP 6700-840···01	82 335···	**···51**	5.900 lm	43	3,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos D/H1-L CDP 4000-830···03	70 174···	**···51**	3.300 lm	26	3,3
Luceos D/H1-L CDP 4000-840···03	70 175···	**···51**	3.500 lm	26	3,3
Luceos D/H1-L CDP 6700-830···03	82 333···	**···51**	5.600 lm	43	3,3
Luceos D/H1-L CDP 6700-840···03	82 334···	**···51**	5.900 lm	43	3,3


• IK03 650 °C





LUCEOS D/H2







Anbau- und Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP in Bauform D/H2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Luceos D/H1-L CDP 4000-8TW ETDD··· 01**	70 180···	**···51**	3.200 lm	27	3,6
Luceos D/H2-L CDP 6500-8TW ETDD··· 01	70 182···	**···51**	5.300 lm	44	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED					
Luceos D/H2-L CDP 6500-830···01	70 176···	**···51**	5.100 lm	41	4,1
Luceos D/H2-L CDP 6500-840···01	70 177···	**···51**	5.400 lm	41	4,1
Luceos D/H2-L CDP 8400-830···01	82 338···	**···51**	7.000 lm	56	4,1
Luceos D/H2-L CDP 8400-840···01	82 339···	**···51**	7.400 lm	56	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Luceos D/H1-L CDP 4000-8TW ETDD··· 03	70 181···	**···51**	3.200 lm	27	3,6
Luceos D/H2-L CDP 6500-8TW ETDD··· 03	70 183···	**···51**	5.300 lm	44	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos D/H2-L CDP 6500-830···03	70 178···	**···51**	5.100 lm	41	4,1
Luceos D/H2-L CDP 6500-840···03	70 179···	**···51**	5.400 lm	41	4,1
Luceos D/H2-L CDP 8400-830···03	82 336···	**···51**	7.000 lm	56	4,1
Luceos D/H2-L CDP 8400-840···03	82 337···	**···51**	7.400 lm	56	4,1

• IK03 650 °C






Anbau- und Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform D/H2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Luceos D/H2-L CDP-A 5000-830···01**	71 424···	**···51**	4.800 lm	37	4,2
Luceos D/H2-L CDP-A 5000-840···01	71 425···	**···51**	5.000 lm	37	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos D/H2-L CDP-A 5000-830···03	71 426···	**···51**	4.800 lm	37	4,2
Luceos D/H2-L CDP-A 5000-840···03	71 427···	**···51**	5.000 lm	37	4,2

• IK03 650 °C



Kopfstücke



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos D ZKS 01	71 698 00	Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Luceos D ZKS 03	71 699 00	Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,3

Kopfstücke mit Zusatzfunktion



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos D ZKS 01 +CAS	84 199 00	Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Luceos D ZKS 01 +CAS-S	84 204 00	Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,3
Luceos D ZKS 01 +CO_2	77 514 00	Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,7
Luceos D ZKS 01 +LLWC	76 773 00	Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,6
Luceos D ZKS 01 +LLWM	76 771 00	Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,6
Luceos D ZKS 01 +LLWS	71 700 00	Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,4
Luceos D ZKS 03 +CAS	84 201 00	Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,3
Luceos D ZKS 03 +CAS-S	84 205 00	Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,3
Luceos D ZKS 03 +CO_2	77 515 00	Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,7
Luceos D ZKS 03 +LLWC	76 774 00	Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,6
Luceos D ZKS 03 +LLWM	76 772 00	Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,6
Luceos D ZKS 03 +LLWS	71 701 00	Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,4

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos D1 ZLK/5/01	71 702 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	1,6
Luceos D1 ZLK/5/03	71 782 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,6
Luceos D2 ZLK/5/01	71 707 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	1,9
Luceos D2 ZLK/5/03	71 783 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,9

Lichtbandkupplungen, breit



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos D1 ZLK B/5/01 +CAS	84 886 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,3
Luceos D1 ZLK B/5/01 +CAS-S	84 884 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,3
Luceos D1 ZLK B/5/03 +CAS	84 887 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,3
Luceos D1 ZLK B/5/03 +CAS-S	84 885 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,3
Luceos D2 ZLK B/5/01 +CAS	84 890 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,3
Luceos D2 ZLK B/5/01 +CAS-S	84 888 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,3
Luceos D2 ZLK B/5/03 +CAS	84 891 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,3
Luceos D2 ZLK B/5/03 +CAS-S	84 889 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,3

Lichtbandkupplungen, breit



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos D1 ZLK B/5/01	71 705 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,3
Luceos D1 ZLK B/5/01 +CO_2	77 516 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,1
Luceos D1 ZLK B/5/01 +EB3	76 763 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,8
Luceos D1 ZLK B/5/01 +LLWS	71 703 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,3
Luceos D1 ZLK B/5/03	71 706 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,3
Luceos D1 ZLK B/5/03 +CO_2	77 517 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,1
Luceos D1 ZLK B/5/03 +EB3	76 764 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,8
Luceos D1 ZLK B/5/03 +LLWS	71 704 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,3
Luceos D2 ZLK B/5/01	71 710 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,6
Luceos D2 ZLK B/5/01 +CO_2	77 518 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,1
Luceos D2 ZLK B/5/01 +EB3	77 165 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	3,0
Luceos D2 ZLK B/5/01 +LLWS	71 708 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,6
Luceos D2 ZLK B/5/03	71 711 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,6
Luceos D2 ZLK B/5/03 +CO_2	77 519 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,1
Luceos D2 ZLK B/5/03 +EB3	77 166 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Farbe silbergrau (RAL 9006).	3,0
Luceos D2 ZLK B/5/03 +LLWS	71 709 00	Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,6

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos D1 ZD 01 +EB3	76 761 00	Deckenanbausystem mit integriertem Notlichtbaustein für Leuchten der Baureihe Luceos D1···01. Einzelbatteriesystem mit einer Nennbetriebsdauer 3 h. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,1
Luceos D1 ZD 03 +EB3	76 762 00	Deckenanbausystem mit integriertem Notlichtbaustein für Leuchten der Baureihe Luceos D1···03. Einzelbatteriesystem mit einer Nennbetriebsdauer 3 h. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,1
Luceos D1 ZD/01	71 568 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceos D1···01. Im Lieferumfang des Deckenanbausystems ist bereits ein Anschluss-Kopfstück enthalten. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,0
Luceos D1 ZD/03	71 570 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceos D1···03. Im Lieferumfang des Deckenanbausystems ist bereits ein Anschluss-Kopfstück enthalten. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,0
Luceos D2 ZD 01 +EB3	77 543 00	Deckenanbausystem mit integriertem Notlichtbaustein für Leuchten der Baureihe Luceos D2···01. Einzelbatteriesystem mit einer Nennbetriebsdauer 3 h. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,5
Luceos D2 ZD 03 +EB3	77 544 00	Deckenanbausystem mit integriertem Notlichtbaustein für Leuchten der Baureihe Luceos D2···03. Einzelbatteriesystem mit einer Nennbetriebsdauer 3 h. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,5
Luceos D2 ZD/01	71 569 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceos D2···01. Im Lieferumfang des Deckenanbausystems ist bereits ein Anschluss-Kopfstück enthalten. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	2,4
Luceos D2 ZD/03	71 571 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceos D2···03. Im Lieferumfang des Deckenanbausystems ist bereits ein Anschluss-Kopfstück enthalten. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,4

Anschlussleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos ZZT/515/1000	46 916 00	Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Luceos H. 5-adrige Ausführung, 1.000 mm.	0,2
Luceos ZZT/515/2000	48 943 00	Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Luceos H. 5-adrige Ausführung, 2.000 mm.	0,3

Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
ZAA/03	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6
ZAR+LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006). Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6

Knotenpunkte



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos H ZKP 01	71 562 00	Knotenpunkt für abgehängte Lichtbandanwendungen. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Die Aufhängung einer Knotenpunkt-Leuchten-Kombination wird am Leuchtenkörper montiert und ist separat zu bestellen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,5
Luceos H ZKP 03	71 563 00	Knotenpunkt für abgehängte Lichtbandanwendungen. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Die Aufhängung einer Knotenpunkt-Leuchten-Kombination wird am Leuchtenkörper montiert und ist separat zu bestellen. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,5

Knotenpunktkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos H ZKK IN/5/01	71 564 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Typ IN zur Verwendung bei Stromrichtung Leuchte in den Knotenpunkt. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,4
Luceos H ZKK IN/5/03	71 566 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Typ IN zur Verwendung bei Stromrichtung Leuchte in den Knotenpunkt. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,4
Luceos H ZKK OUT/5/01	71 565 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Typ OUT zur Verwendung bei Stromrichtung aus dem Knotenpunkt heraus zur Leuchte. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,4
Luceos H ZKK OUT/5/03	71 567 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Typ OUT zur Verwendung bei Stromrichtung aus dem Knotenpunkt heraus zur Leuchte. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,4

Kopfstücke



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos H ZKS 01	70 188 00	Standardkopfstück für Hängeleuchten. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Luceos H ZKS 03	70 189 00	Standardkopfstück für Hängeleuchten. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2
Luceos H ZKS PW/5/1000/01	70 184 00	Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 1.000 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,4
Luceos H ZKS PW/5/1000/03	70 185 00	Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 1.000 mm. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,4
Luceos H ZKS PW/5/2000/01	70 186 00	Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2.000 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,5
Luceos H ZKS PW/5/2000/03	70 187 00	Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2.000 mm. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,5

Kopfstücke mit Zusatzfunktion



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos H ZKS 01 +CAS	84 202 00	Standardkopfstück für Hängeleuchten. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Luceos H ZKS 01 +CAS-S	84 206 00	Standardkopfstück für Hängeleuchten. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Luceos H ZKS 01 +CO_2	77 520 00	Standardkopfstück für Hängeleuchten. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,7
Luceos H ZKS 01 +LLWC	76 787 00	Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,6

Luceos H ZKS 01 +LLWM	76 785 00	Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,6
Luceos H ZKS 01 +LLWS	70 190 00	Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Luceos H ZKS 03 +CAS	84 203 00	Standardkopfstück für Hängeleuchten. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2
Luceos H ZKS 03 +CAS-S	84 200 00	Standardkopfstück für Hängeleuchten. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2
Luceos H ZKS 03 +CO_2	77 521 00	Standardkopfstück für Hängeleuchten. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,7
Luceos H ZKS 03 +LLWC	76 788 00	Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,6
Luceos H ZKS 03 +LLWM	76 786 00	Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,6
Luceos H ZKS 03 +LLWS	70 191 00	Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2
Luceos H ZKS PW/5/1000/01 +EB3	76 775 00	Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 1.000 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,6
Luceos H ZKS PW/5/1000/03 +EB3	76 776 00	Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 1.000 mm. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,6
Luceos H ZKS PW/5/2000/01 +EB3	76 962 00	Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2.000 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	1,3
Luceos H ZKS PW/5/2000/03 +EB3	76 963 00	Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2.000 mm. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,3

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos H ZLK/5/01	70 192 00	Standard-Kupplungsstück ohne Zusatzfunktion zur Verbindung von abgehängten Lichtbandleuchten. Zur elektrischen und mechanischen Verbindung der Leuchten. Anschluss-Stecker im Lieferumfang enthalten. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Luceos H ZLK/5/03	70 193 00	Standard-Kupplungsstück ohne Zusatzfunktion zur Verbindung von abgehängten Lichtbandleuchten. Zur elektrischen und mechanischen Verbindung der Leuchten. Anschluss-Stecker im Lieferumfang enthalten. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2

Lichtbandkupplungen, breit



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos H ZLK B/5/01	70 934 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,7
Luceos H ZLK B/5/01 +CAS	84 883 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,7
Luceos H ZLK B/5/01 +CAS-S	84 880 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,7
Luceos H ZLK B/5/01 +CO_2	77 524 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	1,1
Luceos H ZLK B/5/01 +LLWS	70 194 00	Kupplungsstück mit LiveLink-Sensoreinheit zur Verbindung von abgehängten Lichtbandleuchten. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,7
Luceos H ZLK B/5/03	70 935 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,7
Luceos H ZLK B/5/03 +CAS	84 882 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silergrau (RAL 9006).	0,7
Luceos H ZLK B/5/03 +CAS-S	84 881 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Casambi-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmern. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,7
Luceos H ZLK B/5/03 +CO_2	77 525 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,1
Luceos H ZLK B/5/03 +LLWS	70 195 00	Kupplungsstück mit LiveLink-Sensoreinheit zur Verbindung von abgehängten Lichtbandleuchten. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,7
Luceos H ZLK B/5/1000/01 +EB3	76 777 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 1.000 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	1,3
Luceos H ZLK B/5/1000/03 +EB3	76 778 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 1.000 mm. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,3
Luceos H ZLK B/5/2000/01 +EB3	76 964 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2.000 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	1,3
Luceos H ZLK B/5/2000/03 +EB3	76 965 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2.000 mm. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,3

Seilabhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos / Creavo H ZST/2000	70 197 00	Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis 2.000 mm.	0,1
Luceos H ZS/2000	70 196 00	Seilabhängung für Abhängelängen bis 2.000 mm.	0,1



OPENDO D. LICHT AUF LEISTUNGSKURS.

- Hochwertiges flächiges Licht für Bildungswesen und Büro
- Schnelle Lichtbandinstallation dank Durchgangsverdrahtung mit nur einer Einspeisung
- Asymmetrische Varianten zur Tafelbeleuchtung im gleichen äußeren Gestaltungsbild wie die Grundbeleuchtung
- Varianten mit integrierter Tageslicht- und Präsenzsteuerung oder Notlichtfunktion
- Nachträgliche Entnahme des Betriebsgeräts ohne großen Aufwand im Bedarfsfall

www.trilux.com/opendo-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/opendo-led



Luftqualität immer im Blick – Mehrwert durch CO_2 Sensoriken und Co



Opendo D

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
1.900 - 4.700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi integriert


Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur
tageslichtabhängigen Regelung
und Anwesenheitserfassung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
CO_2-Sensor zur Indikation der Luftqualität
sowie Lüftungsnotwendigkeit
Multilumen

Zubehör
Wannenabzieher
Blindmodule
Durchgangsverdrahtungen
Kopfstücke
Lichtbandkupplungen
Deckenabstandshalter

IP20


OPENDO D D1





Anbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe in Bauform D1

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Opendo D1-L PW19 36-8TW···01**	81 029···	**···62**				3.600 lm	28	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo D1-L PW19 36-8TW···+CAS 01	84 133···			**···63**		3.600 lm	28	4,5
Opendo D1-L PW19 36-8TW···+CAS-S 01	84 187···			**···63**		3.600 lm	28	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Opendo D1-L PW19 36-830···01	77 442···		**···51**		**···40**	3.400 lm	28	4,0
Opendo D1-L PW19 36-840···01	77 441···		**···51**		**···40**	3.600 lm	28	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom								
Opendo D1-L PW19 20-36/4/ML-830···01	81 042···				**···40**	1.900 lm - 3.400 lm	17 - 29	4,0
Opendo D1-L PW19 20-36/4/ML-840···01	81 041···				**···40**	2.000 lm - 3.600 lm	17 - 29	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Opendo D1-L PW19 36-830···+CAS 01	84 093···			**···63**		3.400 lm	30	4,0
Opendo D1-L PW19 36-830···+CAS-S 01	84 151···			**···63**		3.400 lm	30	4,0
Opendo D1-L PW19 36-840···+CAS 01	84 095···			**···63**		3.600 lm	28	4,0
Opendo D1-L PW19 36-840···+CAS-S 01	84 153···			**···63**		3.600 lm	28	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Opendo D1-L PW19 36-840···+EB3 01	77 451···		**···51**			3.600 lm	31	4,8
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
Opendo D1-L PW19 36-8TW···03	81 030···	**···62**				3.600 lm	28	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo D1-L PW19 36-8TW···+CAS 03	84 134···			**···63**		3.600 lm	28	4,5
Opendo D1-L PW19 36-8TW···+CAS-S 03	84 188···			**···63**		3.600 lm	28	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED								
Opendo D1-L PW19 36-830···03	77 445···		**···51**		**···40**	3.400 lm	28	4,0
Opendo D1-L PW19 36-840···03	77 444···		**···51**		**···40**	3.600 lm	28	4,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom								
Opendo D1-L PW19 20-36/4/ML-830···03	81 044···				**···40**	1.900 lm - 3.400 lm	17 - 29	4,0
Opendo D1-L PW19 20-36/4/ML-840···03	81 043···				**···40**	2.000 lm - 3.600 lm	17 - 29	4,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Casambi-Modul								
Opendo D1-L PW19 36-830···+CAS 03	84 094···			**···63**		3.400 lm	30	4,0
Opendo D1-L PW19 36-830···+CAS-S 03	84 152···			**···63**		3.400 lm	30	4,0
Opendo D1-L PW19 36-840···+CAS 03	84 096···			**···63**		3.600 lm	28	4,0
Opendo D1-L PW19 36-840···+CAS-S 03	84 154···			**···63**		3.600 lm	28	4,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Opendo D1-L PW19 36-840···+EB3 03	77 457···		**···51**			3.600 lm	31	4,8

• IK03 650 °C

Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.








Anbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe und LiveLink in Bauform D1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor					
• **Opendo D1-L PW19 36-830···+LLWM 01**	77 601···	**···51**	3.400 lm	30	4,2
Opendo D1-L PW19 36-840···+LLWM 01	77 447···	**···51**	3.600 lm	30	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor					
Opendo D1-L PW19 36-830···+LLWS 01	77 609···	**···51**	3.400 lm	28	4,2
Opendo D1-L PW19 36-840···+LLWS 01	77 448···	**···51**	3.600 lm	28	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor					
Opendo D1-L PW19 36-830···+LLWM 03	77 602···	**···51**	3.400 lm	30	4,2
Opendo D1-L PW19 36-840···+LLWM 03	77 453···	**···51**	3.600 lm	30	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Sensor					
Opendo D1-L PW19 36-830···+LLWS 03	77 610···	**···51**	3.400 lm	28	4,2
Opendo D1-L PW19 36-840···+LLWS 03	77 454···	**···51**	3.600 lm	28	4,2

• IK03 650 °C




Anbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe und CO_2-Sensor in Bauform D1


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit integriertem Kohlendioxid-Sensor					
• **Opendo D1-L PW19 36-840···+CO_2 01**	77 452···	**···51**	3.600 lm	29	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit integriertem Kohlendioxid-Sensor					
Opendo D1-L PW19 36-840···+CO_2 03	77 458···	**···51**	3.600 lm	29	4,2

• IK03 650 °C








Anbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, bedruckter Abdeckscheibe für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform D1

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Opendo D1-L DWW 42-830···01**	77 597···	**···51**		**···40**	4.000 lm	28	4,0
Opendo D1-L DWW 42-840···01	77 443···	**···51**		**···40**	4.200 lm	28	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Opendo D1-L DWW 42-830···+CAS 01	84 089···		**···63**		4.000 lm	28	4,0
Opendo D1-L DWW 42-840···+CAS 01	84 091···		**···63**		4.200 lm	28	4,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Opendo D1-L DWW 42-830···03	77 598···	**···51**		**···40**	4.000 lm	28	4,0
Opendo D1-L DWW 42-840···03	77 446···	**···51**		**···40**	4.200 lm	28	4,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Casambi-Modul							
Opendo D1-L DWW 42-830···+CAS 03	84 090···		**···63**		4.000 lm	28	4,0
Opendo D1-L DWW 42-840···+CAS 03	84 092···		**···63**		4.200 lm	28	4,0

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe in Bauform D2

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Opendo D2-L PW19 42-8TW···01**	81 031···	**···62**				4.200 lm	33	4,9
Opendo D2-L PW19 47-8TW···01	81 032···	**···62**				4.700 lm	36	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo D2-L PW19 42-8TW···+CAS 01	84 135···			**···63**		4.200 lm	33	4,9
Opendo D2-L PW19 42-8TW···+CAS-S 01	84 189···			**···63**		4.200 lm	33	4,5
Opendo D2-L PW19 47-8TW···+CAS 01	84 137···			**···63**		4.700 lm	36	4,9
Opendo D2-L PW19 47-8TW···+CAS-S 01	84 191···			**···63**		4.700 lm	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Opendo D2-L PW19 42-830···01	77 460···		**···51**		**···40**	4.000 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 42-840···01	77 459···		**···51**		**···40**	4.200 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 47-830···01	77 637···		**···51**		**···40**	4.500 lm	37	4,7
Opendo D2-L PW19 47-840···01	77 636···		**···51**		**···40**	4.700 lm	37	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom								
Opendo D2-L PW19 20-47/5/ML-830···01	81 046···				**···40**	1.900 lm - 4.400 lm	17 - 36	4,7
Opendo D2-L PW19 20-47/5/ML-840···01	81 045···				**···40**	2.000 lm - 4.600 lm	17 - 36	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Opendo D2-L PW19 42-830···+CAS 01	84 101···			**···63**		4.000 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 42-830···+CAS-S 01	84 155···			**···63**		4.000 lm	32	4,7

Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.


Opendo D2-L PW19 42-840···+CAS 01	84 103···		**···63**		4.200 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 42-840···+CAS-S 01	84 157···		**···63**		4.200 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 47-830···+CAS 01	84 105···		**···63**		4.500 lm	37	4,7
Opendo D2-L PW19 47-830···+CAS-S 01	84 159···		**···63**		4.500 lm	37	4,7
Opendo D2-L PW19 47-840···+CAS 01	84 107···		**···63**		4.700 lm	37	4,7
Opendo D2-L PW19 47-840···+CAS-S 01	84 161···		**···63**		4.700 lm	37	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Opendo D2-L PW19 42-840···+EB3 01	77 469···		**···51**		4.200 lm	35	5,5
Opendo D2-L PW19 47-840···+EB3 01	77 646···		**···51**		4.700 lm	40	5,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
Opendo D2-L PW19 42-8TW···03	81 033···	**···62**			4.200 lm	33	4,9
Opendo D2-L PW19 47-8TW···03	81 034···	**···62**			4.700 lm	36	4,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
Opendo D2-L PW19 42-8TW···+CAS 03	84 136···		**···63**		4.200 lm	33	4,9
Opendo D2-L PW19 42-8TW···+CAS-S 03	84 190···		**···63**		4.200 lm	33	4,5
Opendo D2-L PW19 47-8TW···+CAS 03	84 138···		**···63**		4.700 lm	36	4,9
Opendo D2-L PW19 47-8TW···+CAS-S 03	84 192···		**···63**		4.700 lm	36	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Opendo D2-L PW19 42-830···03	77 463···		**···51**	**···40**	4.000 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 42-840···03	77 462···		**···51**	**···40**	4.200 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 47-830···03	77 639···		**···51**	**···40**	4.500 lm	37	4,7
Opendo D2-L PW19 47-840···03	77 638···		**···51**	**···40**	4.700 lm	37	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
Opendo D2-L PW19 20-47/5/ML-830···03	81 048···			**···40**	1.900 lm - 4.400 lm	17 - 36	4,7
Opendo D2-L PW19 20-47/5/ML-840···03	81 047···			**···40**	2.000 lm - 4.600 lm	15 - 34	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Casambi-Modul							
Opendo D2-L PW19 42-830···+CAS 03	84 102···		**···63**		4.000 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 42-830···+CAS-S 03	84 156···		**···63**		4.000 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 42-840···+CAS 03	84 104···		**···63**		4.200 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 42-840···+CAS-S 03	84 158···		**···63**		4.200 lm	32	4,7
Opendo D2-L PW19 47-830···+CAS 03	84 106···		**···63**		4.500 lm	37	4,7
Opendo D2-L PW19 47-830···+CAS-S 03	84 160···		**···63**		4.500 lm	37	4,7
Opendo D2-L PW19 47-840···+CAS 03	84 108···		**···63**		4.700 lm	37	4,7
Opendo D2-L PW19 47-840···+CAS-S 03	84 162···		**···63**		4.700 lm	37	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Opendo D2-L PW19 42-840···+EB3 03	77 475···		**···51**		4.200 lm	35	5,5
Opendo D2-L PW19 47-840···+EB3 03	77 654···		**···51**		4.700 lm	40	5,5

• IK03 650 °C

OPENDO D D2








Anbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe und LiveLink in Bauform D2

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor					
• **Opendo D2-L PW19 42-830···+LLWM 01**	77 603···	**···51**	4.000 lm	34	4,9
Opendo D2-L PW19 42-840···+LLWM 01	77 465···	**···51**	4.200 lm	34	4,9
Opendo D2-L PW19 47-830···+LLWM 01	77 641···	**···51**	4.500 lm	39	4,9
Opendo D2-L PW19 47-840···+LLWM 01	77 640···	**···51**	4.700 lm	39	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor					
Opendo D2-L PW19 42-830···+LLWS 01	77 611···	**···51**	4.000 lm	32	4,9
Opendo D2-L PW19 42-840···+LLWS 01	77 466···	**···51**	4.200 lm	32	4,9
Opendo D2-L PW19 47-830···+LLWS 01	77 643···	**···51**	4.500 lm	39	4,9
Opendo D2-L PW19 47-840···+LLWS 01	77 642···	**···51**	4.700 lm	37	4,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor					
Opendo D2-L PW19 42-830···+LLWM 03	77 604···	**···51**	4.000 lm	34	4,9
Opendo D2-L PW19 42-840···+LLWM 03	77 471···	**···51**	4.200 lm	34	4,9
Opendo D2-L PW19 47-830···+LLWM 03	77 649···	**···51**	4.500 lm	39	4,9
Opendo D2-L PW19 47-840···+LLWM 03	77 648···	**···51**	4.700 lm	39	4,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Sensor					
Opendo D2-L PW19 42-830···+LLWS 03	77 612···	**···51**	4.000 lm	32	4,9
Opendo D2-L PW19 42-840···+LLWS 03	77 472···	**···51**	4.200 lm	32	4,9
Opendo D2-L PW19 47-830···+LLWS 03	77 651···	**···51**	4.500 lm	39	4,9
Opendo D2-L PW19 47-840···+LLWS 03	77 650···	**···51**	4.700 lm	37	4,9

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe und CO_2-Sensor in Bauform D2

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit integriertem Kohlendioxid-Sensor					
• **Opendo D2-L PW19 42-840···+CO_2 01**	77 470···	**···51**	4.200 lm	33	4,9
Opendo D2-L PW19 47-840···+CO_2 01	77 647···	**···51**	4.700 lm	38	4,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit integriertem Kohlendioxid-Sensor					
Opendo D2-L PW19 42-840···+CO_2 03	77 476···	**···51**	4.200 lm	33	4,9
Opendo D2-L PW19 47-840···+CO_2 03	77 655···	**···51**	4.700 lm	38	4,9

• IK03 650 °C


Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.





Anbauleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abeckung und innen liegender, bedruckter Abdeckscheibe für asymmetrische Lichtstärkeverteilung in Bauform D2

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Opendo D2-L DWW 52-830···01**	77 599···	**···51**		**···40**	4.900 lm	35	4,7
Opendo D2-L DWW 52-840···01	77 461···	**···51**		**···40**	5.200 lm	35	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
Opendo D2-L DWW 52-830···+CAS 01	84 097···		**···63**		4.900 lm	35	4,7
Opendo D2-L DWW 52-840···+CAS 01	84 099···		**···63**		5.200 lm	35	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Opendo D2-L DWW 52-830···03	77 600···	**···51**		**···40**	4.900 lm	35	4,7
Opendo D2-L DWW 52-840···03	77 464···	**···51**		**···40**	5.200 lm	35	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Casambi-Modul							
Opendo D2-L DWW 52-830···+CAS 03	84 098···		**···63**		4.900 lm	35	4,7
Opendo D2-L DWW 52-840···+CAS 03	84 100···		**···63**		5.200 lm	35	4,7

• IK03 650 °C

Abzieher



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630S Sauger	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1


Blindmodule



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D-L BL L150 01	80 425 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	3,1
Opendo D-L BL L150 01 +CO_2	80 443 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit.	3,3
Opendo D-L BL L150 01 +LLWS	80 431 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.	3,2
Opendo D-L BL L150 03	80 426 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	3,1

Opendo D-L BL L150 03 +CO_2	80 444 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit.	3,3
Opendo D-L BL L150 03 +LLWS	80 432 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.	3,2
Opendo D-L BL L60 01	80 421 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,5
Opendo D-L BL L60 01 +CO_2	80 439 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit.	1,6
Opendo D-L BL L60 01 +LLWS	80 427 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.	1,6
Opendo D-L BL L60 03	80 422 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,5
Opendo D-L BL L60 03 +CO_2	80 440 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit.	1,6
Opendo D-L BL L60 03 +LLWS	80 428 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.	1,6
Opendo D-L BL L75 01	80 423 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,8
Opendo D-L BL L75 01 +CO_2	80 441 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit.	1,9
Opendo D-L BL L75 01 +LLWS	80 429 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.	1,9
Opendo D-L BL L75 03	80 424 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,8
Opendo D-L BL L75 03 +CO_2	80 442 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO_2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit.	1,9
Opendo D-L BL L75 03 +LLWS	80 430 00	Blindmodul für Opendo D Deckenanbauleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.	1,9

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D/H ZDV 315 L1	77 529 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H1 sowie Leuchte D1/H1 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75.	0,1
Opendo D/H ZDV 315 L2	77 530 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D2/H2. Bei dieser Kombination muss die Durchgangsverdrahtung abgelängt werden.	0,1
Opendo D/H ZDV 515 L1	77 531 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H1 sowie Leuchte D1/H1 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75.	0,1
Opendo D/H ZDV 515 L2	77 532 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D2/H2. Bei dieser Kombination muss die Durchgangsverdrahtung abgelängt werden.	0,1
Opendo D/H ZDV 715 L1	77 533 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 7-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H1 sowie Leuchte D1/H1 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75.	0,2
Opendo D/H ZDV 715 L2	77 534 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 7-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D2/H2. Bei dieser Kombination muss die Durchgangsverdrahtung abgelängt werden.	0,2


Ersatzteile

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D1/H1 DWW 830 LE Ersatz	78 104 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D1/H1 DWW 840 LE Ersatz	78 105 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 840···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 830 f LLWS LE Ersatz	78 090 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 PW19···LLWS 830···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 830 LE Ersatz	78 088 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 PW19 830···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 840 f CO_2 LE Ersatz	78 095 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 PW19···840···CO_2···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 840 f EB3 LE Ersatz	78 094 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 PW19···840···EB3	2,1
Opendo D1/H1 PW19 840 f LLWS LE Ersatz	78 093 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 PW19···840···LLWS	2,1
Opendo D1/H1 PW19 840 LE Ersatz	78 091 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 PW19···840···LE	2,1
Opendo D2/H2 DWW 830 LE Ersatz	78 106 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW···830···LE	2,6
Opendo D2/H2 DWW 840 LE Ersatz	78 107 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H2 DWW···840···LE	2,6
Opendo D2/H2 PW19 830 f LLWS LE Ersatz	78 098 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H2 PW19···830···LLWS	2,6
Opendo D2/H2 PW19 830 LE Ersatz	78 096 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H2 PW19···830···LE	2,6
Opendo D2/H2 PW19 840 f CO_2 LE Ersatz	78 103 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H2 PW19···840···CO2	2,6
Opendo D2/H2 PW19 840 f EB3 LE Ersatz	78 102 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H2 PW19···840···EB3	2,6
Opendo D2/H2 PW19 840 f LLWS LE Ersatz	78 101 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H2 PW19···840···LLWS	2,6
Opendo D2/H2 PW19 840 LE Ersatz	78 099 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H2 PW19···840···LE	2,6

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D/H ZKS N 01	79 721 00	Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	
Opendo D/H ZKS N 03	79 722 00	Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Farbe silbergrau (RAL 9006).	
Opendo D/H1 ZKS SAN G2 01	96 423 00	Kopfstücke für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Für Baugröße D/H1.	
Opendo D/H1 ZKS SAN G2 03	96 424 00	Kopfstücke für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Für Baugröße D/H1.	
Opendo D/H2 ZKS SAN G2 01	96 425 00	Kopfstücke für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Für Baugröße D/H2.	
Opendo D/H2 ZKS SAN G2 03	96 426 00	Kopfstücke für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Für Baugröße D/H2.	

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D/H ZLK 01	77 541 00	Lichtbandkupplung zur Gliederung eines Lichtbands von Anbau- und Hängeleuchten. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Opendo D/H ZLK 03	77 542 00	Lichtbandkupplung zur Gliederung eines Lichtbands von Anbau- und Hängeleuchten. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,0
Opendo D/H1 ZLK SAN 01	80 419 00	Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 77 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.	0,5
Opendo D/H1 ZLK SAN 03	80 420 00	Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 77 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.	0,5
Opendo D/H2 ZLK SAN 01	81 027 00	Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 95 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.	0,6
Opendo D/H2 ZLK SAN 03	81 028 00	Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 95 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.	0,6

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Distanzstück Opendo D / 3331 D 01	84 437 00	Abstandhalter für Anbauleuchten. Aufbauhöhe 18 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1





SOLVAN FLOW D. DAS ALLROUND-TALENT FÜR MEHR PLANUNGS-FREIHEIT.

- Direkte und indirekte Lichtanteile sorgen für optimale Raumwirkung
- Eine innovative, seitliche Lichtauskopplung über die gesamte Leuchtenlänge unterstützt den gestalterischen Anspruch
- Projektkonforme Lichtstrompakete und anwendungs-spezifische optische Systeme für bereichsübergreifende Beleuchtungskonzepte, als Lichtband oder Einzelleuchte
- Vollintegrierte Lichtmanagementsysteme oder Notlichtkomponenten bleiben auch bei anspruchsvollen Aufgabenstellungen dezent im Hintergrund
- Dank ihres modularen Baukastenprinzips lässt sich die Solvan Flow LED mit wenigen Handgriffen schnell und weitestgehend werkzeuglos montieren

www.trilux.com/solvanflow

SOLVAN FLOW D

ANBAULEUCHTEN

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/solvanflow





Solvan Flow D

Montageart
Anbau
Hänge (via Zubehör)

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Decke mit Paneel-System (mittels Zubehör)

Ausstrahlungscharakteristik
breit
mittel-breit
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
3.000 – 4.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi integriert


Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Zubehör
Anschlussleitungen
Deckenanschlussdosen
Durchgangsverdrahtungen
Einbauzubehör für Paneeldecken
Kopfstücke
Lichtbandkupplungen
Seilaufhängungen
Blindelemente

IP20

SOLVAN FLOW D D1/D2






Anbauleuchten mit innen liegender Mikroprismatik (CDP-I) in Bauform D1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow D1-L CDP-I 3700-830···01**	73 558···	**···51**	**···40**	3.700 lm	29	3,7
SFlow D1-L CDP-I 3700-840···01	73 556···	**···51**	**···40**	3.700 lm	29	3,7

• IK03 650 °C




Anbauleuchten mit innen liegender Mikroprismatik (CDP-I) in Bauform D2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow D2-L CDP-I 4300-8TW···01**	74 285···	**···62**				4.400 lm	37	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow D2-L CDP-I 43-8TW···+CAS 01	85 062···			**···63**		4.300 lm	37	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow D2-L CDP-I 4300-830···01	73 562···		**···51**		**···40**	4.300 lm	34	4,5
SFlow D2-L CDP-I 4300-840···01	73 560···		**···51**		**···40**	4.300 lm	33	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow D2-L CDP-I 43-830···+CAS 01	84 355···			**···63**		4.300 lm	34	4,5
SFlow D2-L CDP-I 43-840···+CAS 01	84 356···			**···63**		4.300 lm	33	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
SFlow D2-L CDP-I 4300-840···EB3 01	73 565···		**···51**			4.300 lm	37	5,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung								
SFlow D2-L CDP-I 4300-840···UR 01	73 564···		**···51**			4.300 lm	35	4,5


• IK03 650 °C



Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

SOLVAN FLOW D D3/D1






Anbauleuchten mit innen liegender Mikroprismatik (CDP-I) und integriertem Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform D3


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow D3-L CDP-I 4000-8TW···LLWM 01**	74 288···	**···62**			4.400 lm	40	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow D3-L CDP-I 4000-8TW···LLWS 01	74 287···	**···62**			4.400 lm	40	4,8
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow D3-L CDP-I 40-8TW···+CAS-S 01	85 077···			**···63**	4.000 lm	40	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow D3-L CDP-I 4300-840···LLWM 01	73 573···		**···51**		4.300 lm	37	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow D3-L CDP-I 4300-840···LLWS 01	73 572···		**···51**		4.300 lm	36	4,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow D3-L CDP-I 43-830···+CAS-S 01	84 401···			**···63**	4.100 lm	36	4,5
SFlow D3-L CDP-I 43-840···+CAS-S 01	84 402···			**···63**	4.300 lm	36	4,5

• IK03 650 °C








Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRW) in Bauform D1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow D1-L MRW LED3200-830···01**	68 947···	**···51**	**···40**	3.100 lm	21	3,3
SFlow D1-L MRW LED3200-840···01	68 949···	**···51**	**···40**	3.200 lm	21	3,3

• IK03 650 °C



SOLVAN FLOW D D2/D3


Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRW) in Bauform D2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow D2-L MRW LED4000-8TW···01**	79 194···	**···62**				4.000 lm	35	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow D2-L MRW LED4000-830···01	68 964···		**···51**		**···40**	3.900 lm	26	4,1
SFlow D2-L MRW LED4000-840···01	68 966···		**···51**		**···40**	4.100 lm	26	4,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow D2-L MRW 40-830···+CAS 01	84 361···			**···63**		3.800 lm	28	4,0
SFlow D2-L MRW 40-840···+CAS 01	84 362···			**···63**		4.000 lm	28	4,0

• IK03 650 °C





Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRW) und integriertem Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform D3

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow D3-L MRW LED4000-8TW···LLWM 01**	79 203···	**···62**			4.000 lm	39	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow D3-L MRW LED4000-8TW···LLWS 01	79 205···	**···62**			4.000 lm	36	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow D3-L MRW LED4000-840···LLWM 01	69 161···		**···51**		4.000 lm	28	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow D3-L MRW LED4000-840···LLWS 01	69 164···		**···51**		4.000 lm	27	4,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow D3-L MRW 40-830···+CAS-S 01	84 407···			**···63**	3.800 lm	27	4,4
SFlow D3-L MRW 40-840···+CAS-S 01	84 408···			**···63**	4.000 lm	27	4,5

• IK03 650 °C

Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

SOLVAN FLOW D D1/D2






Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology und Diffusorscheibe (MRWD) in Bauform D1


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow D1-L MRWD LED3200-830···01**	68 952···	**···51**	**···40**	3.100 lm	22	3,3
SFlow D1-L MRWD LED3200-840···01	68 954···	**···51**	**···40**	3.200 lm	22	3,3

• IK03 650 °C








Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology und Diffusorscheibe (MRWD) in Bauform D2

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow D2-L MRWD LED4000-8TW···01**	79 168···	**···62**				4.000 lm	38	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow D2-L MRWD 40-8TW···+CAS 01	85 064···			**···63**		4.000 lm	38	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow D2-L MRWD LED4000-830···01	68 968···		**···51**		**···40**	3.800 lm	28	4,1
SFlow D2-L MRWD LED4000-840···01	68 970···		**···51**		**···40**	4.000 lm	28	4,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow D2-L MRWD 40-830···+CAS 01	84 365···			**···63**		3.800 lm	31	4,0
SFlow D2-L MRWD 40-840···+CAS 01	84 366···			**···63**		4.000 lm	31	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
SFlow D2-L MRWD LED4000-840···EB3 01	68 972···		**···51**			4.000 lm	31	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung								
SFlow D2-L MRWD LED4000-840···UR 01	68 973···		**···51**			4.000 lm	29	4,1

• IK03 650 °C



SOLVAN FLOW D D3/D1






Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology und Diffusorscheibe (MRWD) und integriertem Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform D3


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow D3-L MRWD LED4000-8TW···LLWM 01**	79 207···	**···62**			4.000 lm	41	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow D3-L MRWD LED4000-8TW···LLWS 01	79 209···	**···62**			4.000 lm	37	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow D3-L MRWD 40-8TW···+CAS-S 01	85 079···			**···63**	4.000 lm	41	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow D3-L MRWD LED4000-840···LLWM 01	69 162···		**···51**		4.000 lm	33	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow D3-L MRWD LED4000-840···LLWS 01	69 165···		**···51**		4.000 lm	31	4,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow D3-L MRWD 40-830···+CAS-S 01	84 411···			**···63**	3.800 lm	27	4,4
SFlow D3-L MRWD 40-840···+CAS-S 01	84 412···			**···63**	4.000 lm	27	4,4

• IK03 650 °C








Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRX) in Bauform D1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow D1-L MRX LED3200-830···01**	68 956···	**···51**	**···40**	3.100 lm	21	3,3
SFlow D1-L MRX LED3200-840···01	68 958···	**···51**	**···40**	3.200 lm	21	3,3


• IK03 650 °C



Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

SOLVAN FLOW D D2






Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRX) in Bauform D2

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow D2-L MRX LED4000-8TW···01**	79 226···	**···62**				4.000 lm	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow D2-L MRX 40-8TW···+CAS 01	85 067···			**···63**		4.000 lm	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow D2-L MRX LED4000-830···01	68 976···		**···51**		**···40**	3.900 lm	26	4,1
SFlow D2-L MRX LED4000-840···01	68 978···		**···51**		**···40**	4.100 lm	26	4,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow D2-L MRX 40-830···+CAS 01	84 369···			**···63**		3.800 lm	28	4,0
SFlow D2-L MRX 40-840···+CAS 01	84 370···			**···63**		4.000 lm	28	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
SFlow D2-L MRX LED4000-840···EB3 01	68 980···		**···51**			4.100 lm	30	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung								
SFlow D2-L MRX LED4000-840···UR 01	68 981···		**···51**			4.100 lm	27	4,1

• IK03 650 °C



SOLVAN FLOW D D3/D2






Anbauleuchten mit Micro Reflector Technology (MRX) und integriertem Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform D3


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow D3-L MRX LED4000-8TW···LLWM 01**	79 211···	**···62**			4.000 lm	39	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow D3-L MRX LED4000-8TW···LLWS 01	79 213···	**···62**			4.000 lm	36	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow D3-L MRX 40-8TW···+CAS-S 01	85 082···			**···63**	4.000 lm	39	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow D3-L MRX LED4000-840···LLWM 01	69 160···		**···51**		4.000 lm	28	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow D3-L MRX LED4000-840···LLWS 01	69 163···		**···51**		4.000 lm	27	4,3
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow D3-L MRX 40-830···+CAS-S 01	84 415···			**···63**	3.800 lm	27	4,2
SFlow D3-L MRX 40-840···+CAS-S 01	84 416···			**···63**	4.000 lm	27	4,2

• IK03 650 °C








Anbauleuchten mit Micro Linear Wallwasher Technology (MLA) in Bauform D2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **SFlow D2-L MLA LED4600-830···01**	68 960···	**···51**	4.500 lm	29	3,9
SFlow D2-L MLA LED4600-840···01	68 962···	**···51**	4.700 lm	29	4,2


• IK03 650 °C



Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

SOLVAN FLOW D






Anbauleuchten mit Linsentechnik und Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA (LW19) in Bauform D2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow D2-L LW19 4000-830···01**	75 733···	**···51**		**···40**	4.000 lm	27	4,1
SFlow D2-L LW19 4000-840···01	75 732···	**···51**		**···40**	4.000 lm	27	4,1

• IK03 650 °C




Anbauleuchten mit Linsentechnik und Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA (LW19) und integriertem Lichtmanagementsystem mit Sensor in Bauform D3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
• **SFlow D3-L LW19 4000-840···LLWM 01**	75 735···	**···51**		4.000 lm	29	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
SFlow D3-L LW19 40-830···+CAS-S 01	84 405···		**···63**	3.800 lm	27	5,0
SFlow D3-L LW19 40-840···+CAS-S 01	84 406···		**···63**	4.000 lm	27	5,0

• IK03 650 °C




Abzieher



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630S Sauger	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Anschlussleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow H ZZT direkt 315/1000	69 210 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D···ET (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. Seillänge 1.000 mm.	0,2
SFlow H ZZT direkt 315/2000	69 211 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D···ET (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. Seillänge 2.000 mm.	0,3
SFlow H ZZT direkt 515/1000	69 212 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D···ETDD (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. Seillänge 1.000 mm, 5-adrig.	0,2
SFlow H ZZT direkt 515/2000	69 213 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D···ETDD (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. Seillänge 2.000 mm, 5-adrig.	0,4
SFlow H ZZT direkt 715/1000	69 221 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D···ETDD (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. Seillänge 1.000 mm, 7-adrig.	0,3
SFlow H ZZT direkt 715/2000	69 222 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D···ETDD (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. Seillänge 2.000 mm, 7-adrig.	0,5

Blindabdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow D-L B L560 01	73 608 00	Blindabdeckung für Solvan Flow Anbau-Lichtbandanwendungen. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, 45 mm.	1,6
SFlow D-L B L560 03	73 609 00	Blindabdeckung für Solvan Flow Anbau-Lichtbandanwendungen. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, 45 mm.	1,6
SFlow D-L B-H L560 01	73 603 00	Blindabdeckung für Solvan Flow Anbau-Lichtbandanwendungen. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 100 mm, 70 mm.	1,6

Deckenanschlussdosen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.	0,2

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZDV 315 L1	68 226 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm². Für Solvan Flow D1···ET···	0,1
SFlow ZDV 315 L2	68 228 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm². Für Solvan Flow D2/D3···ET···	0,1
SFlow ZDV 515 L1	68 227 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm². Für Solvan Flow D1···ETDD	0,1
SFlow ZDV 515 L2	68 229 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm². Für Solvan Flow D2/D3···ETDD···	0,1
SFlow ZDV 515 LiveLink	69 189 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm². Für Solvan Flow D3···ETDD···LL	0,2

Einbauzubehör




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZBP L1	68 171 00	Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Für Solvan Flow D1.	1,8
SFlow ZBP L2	68 172 00	Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Für Solvan Flow D2/D3.	2,2

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow D/H ZKS 01	68 923 00	Kopfstücke aus PMMA. Für Anbau- und Hängeleuchten Solvan Flow D/H.	0,1
SFlow D/H ZKS-H 01	73 600 00	Kopfstücke aus PMMA. Für Anbau- und Hängeleuchten Solvan Flow D/H···CDP-I. Farbe weiß.	0,1

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow C/D ZLK	68 926 00	Lichtbandkupplung für Solvan Flow C/D	0,1
SFlow H ZLK	68 922 00	Lichtbandkupplung für Solvan Flow H	0,1

Seilaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZS1P 2000 Seilaufhängung	56 389 00	1-Punkt Seilaufhängung. Für Abhängelängen bis 2.000 mm.	0,1



3331. HÖCHSTE FLEXIBILITÄT UND INTELLIGENZ IN SERIE.

- Je nach Anforderung kann die 3331 G2 als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte – und auch als Lichtband – montiert werden
- Einfache und kostengünstige Sanierung durch Installation mit nur zwei Montagepunkten
- Besonders sparsame Sensorvariante mit Anwesenheitserkennung und Tageslichterfassung

www.trilux.com/333

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/333





3331 G2

Montageart
Einbau (via Zubehör)
Anbau
Hänge (via Zubehör)

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Decke mit Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch
asymmetrisch
breit

Leuchtenlichtstrom
1.200 – 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
LiveLink WiFi integriert

Zusatzausstattung
Bewegungssensor
Einzelbatterie-System, 3 Stunden


Zubehör
Befestigungszubehör
Einspeisungszubehör für Seilaufhängung
Leuchtenkupplungen
Lichtbandkupplungen
Seilaufhängungen
Sensor-Fernbedienung
Tragschienen-Befestigungen
Zuleitungsrohre für Seilaufhängung

IP50


3331 G2 D1/D2



Bauform D1



Bauform D2




Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Bauform D1

IP50

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **3331 G2 D1 LED1200-830···01**	67 825···	**···40**	1.200 lm	11	2,2
3331 G2 D1 LED1200-840···01	67 826···	**···40**	1.200 lm	11	2,2

• IK03 650 °C




Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Bauform D2

IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **3331 G2 D2 LED3700-8TW···01**	79 323···	**···62**			3.700 lm	27	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller							
3331 G2 D2 LED3700-8TW···+LLWC 01	79 324···	**···62**			3.700 lm	28	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
3331 G2 D2 LED2400-830···01	67 835···		**···51**	**···40**	2.300 lm	21	4,4
3331 G2 D2 LED2400-840···01	67 836···		**···51**	**···40**	2.400 lm	21	4,4
3331 G2 D2 LED3700-830···01	67 857···		**···51**	**···40**	3.600 lm	31	4,4
3331 G2 D2 LED3700-840···01	67 858···		**···51**	**···40**	3.700 lm	31	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller							
3331 G2 D2 LED2400-830···+LLWC 01	67 840···		**···51**		2.300 lm	23	4,6
3331 G2 D2 LED2400-840···+LLWC 01	67 842···		**···51**		2.400 lm	23	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D2 LED2400-830···+HFS 01	67 839···			**···40**	2.300 lm	23	4,6
3331 G2 D2 LED2400-840···+HFS 01	67 841···			**···40**	2.400 lm	23	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
3331 G2 D2 LED2400-830···EB3 01	67 863···			**···40**	2.300 lm	26	4,9
3331 G2 D2 LED2400-840···EB3 01	67 864···			**···40**	2.400 lm	26	4,9

• IK03 650 °C




Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

3331 G2 D2/D3

Anbauleuchten mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne und innenliegender Rillenprismenstruktur in Bauform D2


IP50



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **3331 G2 D2 TS LED2400-830···01**	67 845···	**···51**	**···40**	2.300 lm	17	4,4
3331 G2 D2 TS LED2400-840···01	67 846···	**···51**	**···40**	2.400 lm	17	4,4
3331 G2 D2 TS LED3700-830···01	67 861···	**···51**	**···40**	3.600 lm	28	4,4
3331 G2 D2 TS LED3700-840···01	67 862···	**···51**	**···40**	3.700 lm	28	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller						
3331 G2 D2 TS LED2400-830···+LLWC 01	67 852···	**···51**		2.300 lm	19	4,6
3331 G2 D2 TS LED2400-840···+LLWC 01	67 854···	**···51**		2.400 lm	19	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit HF-Sensor						
3331 G2 D2 TS LED2400-830···+HFS 01	67 851···		**···40**	2.300 lm	19	4,6
3331 G2 D2 TS LED2400-840···+HFS 01	67 853···		**···40**	2.400 lm	19	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
3331 G2 D2 TS LED2400-830···EB3 01	67 865···		**···40**	2.300 lm	22	4,9
3331 G2 D2 TS LED2400-840···EB3 01	67 866···		**···40**	2.400 lm	22	4,9


• IK03 650 °C





Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Bauform D3

IP50



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **3331 G2 D3 LED4900-8TW···01**	79 326···	**···62**			4.900 lm	34	6,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller							
3331 G2 D3 LED4900-8TW···+LLWC 01	79 325···	**···62**			4.900 lm	35	6,4
Leuchtenkörper weiß, LED							
3331 G2 D3 LED3000-830···01	67 871···		**···51**	**···40**	2.900 lm	26	5,5
3331 G2 D3 LED3000-840···01	67 872···		**···51**	**···40**	3.000 lm	26	5,5
3331 G2 D3 LED3700-830···01	67 885···		**···51**	**···40**	3.600 lm	30	5,5
3331 G2 D3 LED3700-840···01	67 886···		**···51**	**···40**	3.700 lm	30	5,5
3331 G2 D3 LED4900-830···01	67 907···		**···51**	**···40**	4.700 lm	42	5,5
3331 G2 D3 LED4900-840···01	67 908···		**···51**	**···40**	4.900 lm	42	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller							
3331 G2 D3 LED3700-830···+LLWC 01	67 888···		**···51**		3.600 lm	32	5,7
3331 G2 D3 LED3700-840···+LLWC 01	67 890···		**···51**		3.700 lm	34	5,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D3 LED3700-830···+HFS 01	67 887···			**···40**	3.600 lm	31	5,7
3331 G2 D3 LED3700-840···+HFS 01	67 889···			**···40**	3.700 lm	31	5,7


3331 G2 D3

Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
3331 G2 D3 LED3700-830···EB3 01	67 917···		**···40**	3.600 lm	35	6,0
3331 G2 D3 LED3700-840···EB3 01	67 918···		**···40**	3.700 lm	35	6,5

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckwanne und asymmetrischem Spiegelreflektor in Bauform D3

IP50




Bezeichnung	TOC	···ETDD···			W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **3331 G2 D3 TA LED4900-830···01**	67 914···	**···51**		4.700 lm	37	5,5
3331 G2 D3 TA LED4900-840···01	67 916···	**···51**		4.900 lm	37	5,5

• IK03 650 °C

Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckwanne und symmetrischem Spiegelreflektor in Bauform D3

IP50



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **3331 G2 D3 TS LED3000-830···01**	67 875···	**···51**	**···40**	2.900 lm	22	5,5
3331 G2 D3 TS LED3000-840···01	67 876···	**···51**	**···40**	3.000 lm	22	5,5
3331 G2 D3 TS LED3700-830···01	67 895···	**···51**	**···40**	3.600 lm	27	5,5
3331 G2 D3 TS LED3700-840···01	67 896···	**···51**	**···40**	3.700 lm	27	5,5
3331 G2 D3 TS LED4900-830···01	67 911···	**···51**	**···40**	4.800 lm	37	5,5
3331 G2 D3 TS LED4900-840···01	67 912···	**···51**	**···40**	4.900 lm	37	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller						
3331 G2 D3 TS LED3700-830···+LLWC 01	67 902···	**···51**		3.600 lm	29	5,7
3331 G2 D3 TS LED3700-840···+LLWC 01	67 904···	**···51**		3.700 lm	28	5,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit HF-Sensor						
3331 G2 D3 TS LED3700-830···+HFS 01	67 901···		**···40**	3.600 lm	29	5,7
3331 G2 D3 TS LED3700-840···+HFS 01	67 903···		**···40**	3.700 lm	27	5,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
3331 G2 D3 TS LED3700-830···EB3 01	67 919···		**···40**	3.600 lm	32	6,0
3331 G2 D3 TS LED3700-840···EB3 01	67 920···		**···40**	3.700 lm	32	6,0

• IK03 650 °C

Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331EB Befestigungszubehör Einbau	21 471 00	Zum Einbau von Leuchten 3331··· in Decken mit gesägten Deckenöffnungen	0,4
03331ER/600 Einputzrahmen	21 472 00	Zum Einbau von Leuchten 3331···/600 in Mörteldecken oder -wände	0,8

Einspeisungszubehör für Seilaufhängung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
05000ESBN Einspeisungszubehör	21 517 00	Einspeisungszubehör für Netzeinspeisung bei 05000 SN, 05000 SN/2m. Bestehend aus Zugentlastungen, Befestigungsschrauben sowie Verbindungsklemme 4 x 2,5 mm².	0,1

Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

Leuchtenkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331M-L Kupplung	21 473 00	Leuchtenkupplung ohne Verdrahtung Farbe silbergrau (RAL 9006)	0,1
03331W-L Kupplung	21 478 00	Leuchtenkupplung ohne Verdrahtung Farbe weiß (RAL 9016)	0,1

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331M-SL Seilaufhängung Lichtband	21 474 00	Lichtbandkupplung mit Seilaufhängungen für Wannen-Anbauleuchten 330···. Farbe silbergrau.	0,6
03331W-SL Seilaufhängung Lichtband	21 479 00	Lichtbandkupplung mit Seilaufhängungen für Wannen-Anbauleuchten 330···. Farbe weiß.	0,6

Seilaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331SE Seilaufhängung	21 475 00	Seilaufhängung für Einzelleuchten und Lichtbandenden	0,4

Sensor-Fernbedienung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1

Tragschienen-Befestigungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331TRS Befestigungszubehör	21 477 00	Tragschienen-Befestigung 03331 TRS. Zur Befestigung von Leuchten 3331··· an Tragschienen 07690···.	0,4

Zuleitungsrohre für Seilaufhängung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
05000ZR Zuleitungsrohr	21 525 00	Kunststoff Zuleitungsrohr, Ø 10 mm	0,1
05000ZR/2m Zuleitungsrohr	21 526 00	Kunststoff Zuleitungsrohr, Ø 10 mm	0,2





SIELLA G5 D. DER STANDARD IN DER FLEXIBLEN BÜROBELEUCHTUNG.

- Durch die niedrigen Investitions- und Betriebskosten ist die Siella D eine attraktive Lösung im Einstiegssegment
- Im Zusammenspiel mit den Siella Einbauleuchten lassen sich auch größere Office-Bereiche in einer einheitlichen Formensprache umsetzen
- Die Siella D ist in zwei Längen und zwei Ausführungen erhältlich, als schaltbare sowie digital dimmbare (DALI) Variante

www.trilux.com/siella

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/siella





Schwebende Wirkung durch Schattenfuge



Auch als Einbauleuchte

Siella G5 D

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Bauform
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
3.000 - 6.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

IP20


SIELLA G5 D D2/D3



Bauform D2



Bauform D3




Anbauleuchten mit prismatischer Abdeckscheibe in Bauform D2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Siella G5 D2 PW19 40-830···**	81 576···	**···51**		4.000 lm	33	5,1
Siella G5 D2 PW19 40-840···	81 574···	**···51**		4.000 lm	33	5,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
Siella G5 D2 PW19 30-40/2ML-830···	81 575···		**···40**	3.000 lm - 4.000 lm	25 - 33	5,0
Siella G5 D2 PW19 30-40/2ML-840···	81 573···		**···40**	3.000 lm - 4.000 lm	25 - 33	5,0

• IK02 650 °C




Anbauleuchten mit prismatischer Abdeckscheibe in Bauform D3


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Siella G5 D3 PW19 44-830···**	81 580···	**···51**		4.400 lm	36	6,2
Siella G5 D3 PW19 44-840···	81 578···	**···51**		4.400 lm	36	6,2
Siella G5 D3 PW19 60-830···	81 582···	**···51**		6.000 lm	50	6,2
Siella G5 D3 PW19 60-840···	81 581···	**···51**		6.000 lm	50	6,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
Siella G5 D3 PW19 44-60/2ML-830···	81 579···		**···40**	4.400 lm - 6.000 lm	36 - 50	6,1
Siella G5 D3 PW19 44-60/2ML-840···	81 577···		**···40**	4.400 lm - 6.000 lm	36 - 50	6,1

• IK02 650 °C



SIELLA G5 D




ATIRION. STARK IN SCHULE UND BÜRO.

- Markant klassisches Design mit etabliert hochwertiger Rastertechnologie
- Sanierungskonforme Lichtstrompakete für normgerechte Beleuchtungslösungen
- Als Einzelleuchte oder in Lichtbandkonfiguration einsetzbar

www.trilux.com/atirion

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/atirion





Mit Zubehör als Hängeleuchte nutzbar

Atirion

Montageart
Anbau
Hänge (via Zubehör)

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit
asymmetrisch

Leuchtenlichtstrom
3.300 – 5.700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 35.000 h
L70 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zubehör
Wandanbau-/distanzadapter für Tafelbeleuchtung
Deckenanschlussdosen
Durchgangsverdrahtungen
Einspeisungszubehör
Kopfstücke
Seilaufhängungen

IP20

ATIRION








Anbauleuchten mit Wallwasher-Optik RAV

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Atirion D-L RAV 1200 3300-840···**	77 414···	**···51**	**···40**	3.300 lm	26	4,2
Atirion D-L RAV 1500 4900-830···	77 413···	**···51**	**···40**	4.900 lm	40	5,0
Atirion D-L RAV 1500 4900-840···	77 412···	**···51**	**···40**	4.900 lm	40	5,0

• IK02 850 °C




Anbauleuchten mit Parabolspiegelraster RPV


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Atirion D-L RPV 1200 3300-830···**	64 833···	**···51**	**···40**	3.400 lm	31	3,5
Atirion D-L RPV 1200 3300-840···	64 836···	**···51**	**···40**	3.500 lm	32	3,5
Atirion D-L RPV 1500 4000-830···	64 839···	**···51**	**···40**	4.200 lm	38	4,3
Atirion D-L RPV 1500 4000-840···	64 842···	**···51**	**···40**	4.400 lm	38	4,3
Atirion D-L RPV 1500 5200-830···	66 345···	**···51**	**···40**	5.500 lm	52	4,3
Atirion D-L RPV 1500 5200-840···	66 346···	**···51**	**···40**	5.700 lm	52	4,3

• IK02 850 °C



Ausgleichsgewichte




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
05000A12 Ausgleichsgewicht	21 494 00	Ausgleichsgewicht für abgehängte Installation, für Leuchtentyp ···ETDD	0,3
05000A21 Ausgleichsgewicht	21 504 00	Ausgleichsgewicht für abgehängte Installation, für Leuchtentyp ···ET	0,2

Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.	0,2
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen	0,1

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
3700/3LV/36 Durchgangsverdrahtung	11 450 00	Durchgangsverdrahtung für Rasterleuchten, 3-polig, Leuchtenlänge 1.200 mm	0,1
3700/3LV/58 Durchgangsverdrahtung	11 451 00	Durchgangsverdrahtung für Rasterleuchten, 3-polig, Leuchtenlänge 1.550 mm	0,1
3700/5LV/36 Durchgangsverdrahtung	11 452 00	Durchgangsverdrahtung für Rasterleuchten, 5-polig, Leuchtenlänge 1.200 mm	0,1
3700/5LV/58 Durchgangsverdrahtung	11 453 00	Durchgangsverdrahtung für Rasterleuchten, 5-polig, Leuchtenlänge 1.550 mm	0,1

Einspeisungszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZESB	52 269 00	Einspeisungszubehör für Seilaufhängung Atirion···	0,1

Kopfstücke




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZKS PC neu	52 268 00	PC-Kopfstücke für Atirion Anbauleuchte (1 Paar)	0,1

Seilaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZS/1000 4-Punkt Seilaufh vp	46 035 00	1 Stück, 4-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 1.000 mm	0,1
ZS/2000 4-Punkt Seilaufh vp	46 036 00	1 Stück, 4-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 2.000 mm	0,1
ZST/1000 Seilaufh Triangel vp	46 037 00	1 Stück, 2-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 1.000 mm	0,1
ZST/2000 Seilaufh Triangel vp	46 038 00	1 Stück, 2-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 2.000 mm	0,1



MONTIGO. DIE EFFIZIENTE UND KOSTENOPTIMIERTE BASISLÖSUNG.

- Eine Energieeffizienz von 127 lm/W und 35.000 Stunden Lebensdauer sorgen für niedrige Betriebskosten und geringen Wartungsaufwand
- Erhältlich in drei Modullängen (600, 1200, 1500)
- Einfacher Austausch dank analoger Geometrie zu konventionellen Wannenleuchten
- Dank niedriger Investitionskosten geeignet für einen schnellen und einfachen Einstieg in die LED-Beleuchtung

www.trilux.com/montigo

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/montigo





Puristisches Design

Montigo

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch
breit

Leuchtenlichtstrom
1.400 – 3.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 35.000 h

Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

IP40


MONTIGO 600/1200/1500




Bauform 600



Bauform 1200



Bauform 1500




Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Bauform 600

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Montigo 600 O 1500-830···**	64 744···	**···40**	1.400 lm	13	2,3
Montigo 600 O 1500-840···	64 745···	**···40**	1.500 lm	13	2,3

• IK02 650 °C




Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Bauform 1200

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Montigo 1200 O 2500-830···**	64 736···	**···40**	2.600 lm	20	3,6
Montigo 1200 O 2500-840···	64 737···	**···40**	2.700 lm	20	3,6

• IK02 650 °C




Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Bauform 1500

IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Montigo 1500 O 3300-830···**	64 740···	**···51**	**···40**	3.300 lm	25	4,4
Montigo 1500 O 3300-840···	64 741···	**···51**	**···40**	3.400 lm	25	4,4

• IK02 650 °C







Bauform 600



Bauform 1200



Bauform 1500




Anbauleuchten mit prismierter PMMA-Abdeckwanne in Bauform 600

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Montigo 600 P 1500-830···**	64 746···	**···40**	1.400 lm	13	2,3
Montigo 600 P 1500-840···	64 747···	**···40**	1.500 lm	13	2,3

• IK02 650 °C




Anbauleuchten mit prismierter PMMA-Abdeckwanne in Bauform 1200

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Montigo 1200 P 2500-830···**	64 738···	**···40**	2.500 lm	19	3,6
Montigo 1200 P 2500-840···	64 739···	**···40**	2.600 lm	20	3,6

• IK02 650 °C





Anbauleuchten mit prismierter PMMA-Abdeckwanne in Bauform 1500

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Montigo 1500 P 3300-830···**	64 742···	**···51**	**···40**	3.200 lm	25	4,4
Montigo 1500 P 3300-840···	64 743···	**···51**	**···40**	3.300 lm	25	4,4

• IK02 650 °C





OLISQ. GEOMETRISCHES LICHT OHNE GRENZEN.

- Drei Baugrößeen, ein Design, alle Funktionalitäten: Die Olisq ist in 9 Größen verteilt auf die Formen rund, quadratisch und langgestreckt verfügbar
- Die vielfältigen Montagearten und Zubehöre sorgen für einen vollendeten Auftritt und eröffnen einen Gestaltungsspielraum für individuelle Lichtkonzepte
- Das Click-System ermöglicht eine schnelle Montage sowie effiziente 1:1 Sanierung vieler Bestandslösungen durch die Weiternutzung vorhandener Bohr- und Einspeisepunkte
- Alle Komponenten werden in Montagereihenfolge aus dem Karton entnommen - Schäden und Verschmutzung werden verhindert

www.trilux.com/olisq

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/olisq





Olisq

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
Olisq Q: 1.300 – 4.500 lm
Olisq R: 950 – 6.000 lm
Olisq L: 1.900 – 7.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
LiveLink SwarmSens fähig
Casambi-fähig


Zusatzausstattung
Bewegungssensor
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Dekor-Ankleidungen
Diebstahlschutz
Ersatzteile
Ersatzwannen
Halbeinbaugehäuse
Montagezubehör
Sauger
Seilaufhängungen


IP40 IP54

OLISQ L WD1






IP54



Rechteckige Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD1

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq LWD1 DW 20-8TW···**	82 856···	**···62**				2.000 lm	18	2,0
Olisq LWD1 DW 40-8TW···	82 857···	**···62**				4.000 lm	33	2,0
LED								
Olisq LWD1 DW 20-830···	82 852···		**···51**		**···40**	1.900 lm	16	1,8
Olisq LWD1 DW 20-840···	82 854···		**···51**		**···40**	2.000 lm	16	1,8
Olisq LWD1 DW 40-830···	82 853···		**···51**		**···40**	3.800 lm	34	1,8
Olisq LWD1 DW 40-840···	82 855···		**···51**		**···40**	4.000 lm	34	1,8
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom								
Olisq LWD1 DW 20-40/4/ML-830···	83 393···				**···40**	1.900 lm - 3.700 lm	17 - 32	1,8
Olisq LWD1 DW 20-40/4/ML-840···	83 394···				**···40**	2.100 lm - 4.000 lm	17 - 32	1,8
LED, mit Casambi-Modul								
Olisq LWD1 DW 20-830···+CAS	84 011···			**···63**		1.900 lm	17	1,8
Olisq LWD1 DW 20-830···+CAS-S	84 053···			**···63**		1.900 lm	17	1,8
Olisq LWD1 DW 20-840···+CAS	84 013···			**···63**		2.000 lm	17	1,8
Olisq LWD1 DW 20-840···+CAS-S	84 055···			**···63**		2.000 lm	17	1,8
Olisq LWD1 DW 40-830···+CAS	85 300···			**···63**		4.000 lm	34	1,8
Olisq LWD1 DW 40-830···+CAS-S	85 334···			**···63**		4.000 lm	34	1,8
Olisq LWD1 DW 40-840···+CAS	85 302···			**···63**		4.000 lm	34	1,8
Olisq LWD1 DW 40-840···+CAS-S	85 336···			**···63**		4.000 lm	34	1,8

• IK03 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD1

IP54




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq LWD1 DW 20-8TW···IP54**	82 874···	**···62**				2.000 lm	18	2,0
Olisq LWD1 DW 40-8TW···IP54	82 875···	**···62**				4.000 lm	33	2,0
LED								
Olisq LWD1 DW 20-830···IP54	82 870···		**···51**		**···40**	1.900 lm	16	1,9
Olisq LWD1 DW 20-840···IP54	82 872···		**···51**		**···40**	2.000 lm	16	1,9
Olisq LWD1 DW 40-830···IP54	82 871···		**···51**		**···40**	3.800 lm	34	1,9
Olisq LWD1 DW 40-840···IP54	82 873···		**···51**		**···40**	4.000 lm	34	1,9
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom								
Olisq LWD1 DW 20-40/4/ML-830···IP54	83 395···				**···40**	1.900 lm - 3.700 lm	17 - 32	1,9
Olisq LWD1 DW 20-40/4/ML-840···IP54	83 396···				**···40**	2.100 lm - 4.000 lm	17 - 32	1,9

LED, mit Casambi-Modul							
Olisq LWD1 DW 20-830···+CAS IP54	84 012···		**···63**		1.900 lm	17	1,9
Olisq LWD1 DW 20-830···+CAS-S IP54	84 054···		**···63**		1.900 lm	17	1,9
Olisq LWD1 DW 20-840···+CAS IP54	84 014···		**···63**		2.000 lm	17	1,9
Olisq LWD1 DW 20-840···+CAS-S IP54	84 056···		**···63**		2.000 lm	17	1,9
Olisq LWD1 DW 40-830···+CAS IP54	85 301···		**···63**		4.000 lm	34	1,9
Olisq LWD1 DW 40-830···+CAS-S IP54	85 335···		**···63**		4.000 lm	34	1,9
Olisq LWD1 DW 40-840···+CAS IP54	85 303···		**···63**		4.000 lm	34	1,9
Olisq LWD1 DW 40-840···+CAS-S IP54	85 337···		**···63**		4.000 lm	34	1,9

• IK03 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD1

IP40




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Olisq LWD1 DW 20-8TW···IK**	82 868···	**···62**			2.000 lm	18	2,0
Olisq LWD1 DW 40-8TW···IK	82 869···	**···62**			4.000 lm	33	2,0
LED							
Olisq LWD1 DW 20-830···IK	82 864···		**···51**	**···40**	1.900 lm	16	1,8
Olisq LWD1 DW 20-840···IK	82 866···		**···51**	**···40**	2.000 lm	16	1,8
Olisq LWD1 DW 40-830···IK	82 865···		**···51**	**···40**	3.800 lm	32	1,8
Olisq LWD1 DW 40-840···IK	82 867···		**···51**	**···40**	4.000 lm	32	1,8
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
Olisq LWD1 DW 20-40/4/ML-830···IK	83 664···			**···40**	1.900 lm - 3.700 lm	17 - 32	1,8
Olisq LWD1 DW 20-40/4/ML-840···IK	83 665···			**···40**	2.100 lm - 4.000 lm	17 - 32	1,8

• IK03 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD1

IP54




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Olisq LWD1 DW 20-8TW···IP54 IK**	82 862···	**···62**			2.000 lm	18	2,0
Olisq LWD1 DW 40-8TW···IP54 IK	82 863···	**···62**			4.000 lm	33	2,0
LED							
Olisq LWD1 DW 20-830···IP54 IK	82 858···		**···51**	**···40**	1.900 lm	16	1,9
Olisq LWD1 DW 20-840···IP54 IK	82 860···		**···51**	**···40**	2.000 lm	16	1,9
Olisq LWD1 DW 40-830···IP54 IK	82 859···		**···51**	**···40**	3.800 lm	32	1,9
Olisq LWD1 DW 40-840···IP54 IK	82 861···		**···51**	**···40**	4.000 lm	32	1,9
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
Olisq LWD1 DW 20-40/4/ML-830···IP54 IK	83 662···			**···40**	1.900 lm - 3.700 lm	17 - 32	1,9
Olisq LWD1 DW 20-40/4/ML-840···IP54 IK	83 663···			**···40**	2.100 lm - 4.000 lm	17 - 32	1,9


• IK03 650 °C

OLISQ L WD2






IP54



Rechteckige Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD2

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq LWD2 DW 20-8TW···**	83 429···	**···62**					2.000 lm	18	3,8
Olisq LWD2 DW 40-8TW···	83 417···	**···62**					4.000 lm	35	3,8
Olisq LWD2 DW 60-8TW···	83 418···	**···62**					6.000 lm	53	3,8
LED									
Olisq LWD2 DW 20-830···	83 419···		**···51**		**···40**		1.900 lm	16	3,8
Olisq LWD2 DW 20-840···	83 422···		**···51**		**···40**		2.000 lm	16	3,8
Olisq LWD2 DW 40-830···	83 397···		**···51**		**···40**		3.800 lm	32	3,8
Olisq LWD2 DW 40-840···	83 403···		**···51**		**···40**		4.000 lm	32	3,8
Olisq LWD2 DW 60-830···	83 400···		**···51**		**···40**		5.800 lm	48	3,8
Olisq LWD2 DW 60-840···	83 406···		**···51**		**···40**		6.000 lm	48	3,8
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq LWD2 DW 20-830···	83 469···					**···40**	1.900 lm	16	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···	83 472···					**···40**	2.000 lm	16	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···	83 470···					**···40**	3.800 lm	32	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···	83 473···					**···40**	4.000 lm	32	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···	83 471···					**···40**	5.700 lm	48	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···	83 474···					**···40**	6.000 lm	48	3,9
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq LWD2 DW 20-60/4/ML-830···	83 475···				**···40**		2.000 lm - 5.800 lm	18 - 53	3,8
Olisq LWD2 DW 20-60/4/ML-840···	83 476···				**···40**		2.100 lm - 6.300 lm	18 - 53	3,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq LWD2 DW 20-830···+DMM	83 425···			**···63**			1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···+DMM	83 427···			**···63**			2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···+DMM	83 409···			**···63**			3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···+DMM	83 413···			**···63**			4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···+DMM	83 411···			**···63**			5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+DMM	83 415···			**···63**			6.000 lm	49	3,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq LWD2 DW 20-830···+DMR	83 426···			**···63**			1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···+DMR	83 428···			**···63**			2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···+DMR	83 410···			**···63**			3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···+DMR	83 414···			**···63**			4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···+DMR	83 412···			**···63**			5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+DMR	83 416···			**···63**			6.000 lm	49	3,9

LED, mit Casambi-Modul						
Olisq LWD2 DW 40-830···+CAS	84 015···	**···63**		3.800 lm	33	3,8
Olisq LWD2 DW 40-830···+CAS-S	84 057···	**···63**		3.800 lm	33	3,8
Olisq LWD2 DW 40-840···+CAS	84 017···	**···63**		4.000 lm	33	3,8
Olisq LWD2 DW 40-840···+CAS-S	84 059···	**···63**		4.000 lm	33	3,8
Olisq LWD2 DW 60-830···+CAS	85 304···	**···63**		5.700 lm	48	3,8
Olisq LWD2 DW 60-830···+CAS-S	85 338···	**···63**		5.700 lm	50	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+CAS	85 306···	**···63**		6.000 lm	48	3,8
Olisq LWD2 DW 60-840···+CAS-S	85 340···	**···63**		6.000 lm	50	3,9
Olisq LWD3 DW 75-830···+CAS	85 308···	**···63**		6.800 lm	60	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···+CAS-S	85 342···	**···63**		6.800 lm	62	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···+CAS	85 310···	**···63**		7.500 lm	60	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···+CAS-S	85 344···	**···63**		7.500 lm	62	4,6
LED, mit HF-Sensor						
Olisq LWD2 DW 20-830···HFS	83 420···		**···40**	1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···HFS	83 423···		**···40**	2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···HFS	83 398···		**···40**	3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···HFS	83 404···		**···40**	4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···HFS	83 401···		**···40**	5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···HFS	83 407···		**···40**	6.000 lm	49	3,9
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Olisq LWD2 DW 20-830···EB3	83 421···		**···40**	1.900 lm	19	4,1
Olisq LWD2 DW 20-840···EB3	83 424···		**···40**	2.000 lm	19	4,1
Olisq LWD2 DW 40-830···EB3	83 399···		**···40**	3.800 lm	35	4,1
Olisq LWD2 DW 40-840···EB3	83 405···		**···40**	4.000 lm	35	4,1
Olisq LWD2 DW 60-830···EB3	83 402···		**···40**	5.800 lm	51	4,1
Olisq LWD2 DW 60-840···EB3	83 408···		**···40**	6.000 lm	51	4,1

• IK03 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD2

IP54



Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**	**···ET2···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq LWD2 DW 20-8TW···IP54**	83 468···	**···62**					2.000 lm	18	3,9
Olisq LWD2 DW 40-8TW···IP54	83 454···	**···62**					4.000 lm	35	3,9
Olisq LWD2 DW 60-8TW···IP54	83 455···	**···62**					6.000 lm	53	3,9
LED									
Olisq LWD2 DW 20-830···IP54	83 458···		**···51**		**···40**		1.900 lm	16	3,8
Olisq LWD2 DW 20-840···IP54	83 461···		**···51**		**···40**		2.000 lm	16	3,8
Olisq LWD2 DW 40-830···IP54	83 434···		**···51**		**···40**		3.800 lm	32	3,8
Olisq LWD2 DW 40-840···IP54	83 440···		**···51**		**···40**		4.000 lm	32	3,8
Olisq LWD2 DW 60-830···IP54	83 437···		**···51**		**···40**		5.800 lm	48	3,8
Olisq LWD2 DW 60-840···IP54	83 443···		**···51**		**···40**		6.000 lm	48	3,8
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq LWD2 DW 20-830···IP54	83 477···					**···40**	1.900 lm	16	4,0
Olisq LWD2 DW 20-840···IP54	83 480···					**···40**	2.000 lm	16	4,0
Olisq LWD2 DW 40-830···IP54	83 478···					**···40**	3.800 lm	32	4,0
Olisq LWD2 DW 40-840···IP54	83 481···					**···40**	4.000 lm	32	4,0
Olisq LWD2 DW 60-830···IP54	83 479···					**···40**	5.700 lm	48	4,0
Olisq LWD2 DW 60-840···IP54	83 482···					**···40**	6.000 lm	48	4,0
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq LWD2 DW 20-60/4/ML-830···IP54	83 483···				**···40**		2.000 lm - 5.800 lm	18 - 53	3,9
Olisq LWD2 DW 20-60/4/ML-840···IP54	83 484···				**···40**		2.100 lm - 6.300 lm	18 - 53	3,9


LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
Olisq LWD2 DW 20-830···+DMM IP54	83 464···		**···63**	1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···+DMM IP54	83 466···		**···63**	2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···+DMM IP54	83 446···		**···63**	3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···+DMM IP54	83 450···		**···63**	4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···+DMM IP54	83 448···		**···63**	5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+DMM IP54	83 452···		**···63**	6.000 lm	49	3,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
Olisq LWD2 DW 20-830···+DMR IP54	83 465···		**···63**	1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···+DMR IP54	83 467···		**···63**	2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···+DMR IP54	83 447···		**···63**	3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···+DMR IP54	83 451···		**···63**	4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···+DMR IP54	83 449···		**···63**	5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+DMR IP54	83 453···		**···63**	6.000 lm	49	3,9
LED, mit Casambi-Modul						
Olisq LWD2 DW 40-830···+CAS IP54	84 016···		**···63**	3.800 lm	33	3,8
Olisq LWD2 DW 40-830···+CAS-S IP54	84 058···		**···63**	3.800 lm	33	3,8
Olisq LWD2 DW 40-840···+CAS IP54	84 018···		**···63**	4.000 lm	33	3,8
Olisq LWD2 DW 40-840···+CAS-S IP54	84 060···		**···63**	4.000 lm	33	3,8
Olisq LWD2 DW 60-830···+CAS IP54	85 305···		**···63**	5.700 lm	48	3,8
Olisq LWD2 DW 60-830···+CAS-S IP54	85 339···		**···63**	5.700 lm	50	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+CAS IP54	85 307···		**···63**	6.000 lm	48	3,8
Olisq LWD2 DW 60-840···+CAS-S IP54	85 341···		**···63**	6.000 lm	50	3,9
Olisq LWD3 DW 75-830···+CAS IP54	85 309···		**···63**	6.800 lm	60	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···+CAS-S IP54	85 343···		**···63**	6.800 lm	62	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···+CAS IP54	85 311···		**···63**	7.500 lm	60	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···+CAS-S IP54	85 345···		**···63**	7.500 lm	62	4,6
LED, mit HF-Sensor						
Olisq LWD2 DW 20-830···HFS IP54	83 459···		**···40**	1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···HFS IP54	83 462···		**···40**	2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···HFS IP54	83 435···		**···40**	3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···HFS IP54	83 441···		**···40**	4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···HFS IP54	83 438···		**···40**	5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···HFS IP54	83 444···		**···40**	6.000 lm	49	3,9
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Olisq LWD2 DW 20-830···EB3 IP54	83 460···		**···40**	1.900 lm	19	4,1
Olisq LWD2 DW 20-840···EB3 IP54	83 463···		**···40**	2.000 lm	19	4,1
Olisq LWD2 DW 40-830···EB3 IP54	83 436···		**···40**	3.800 lm	35	4,1
Olisq LWD2 DW 40-840···EB3 IP54	83 442···		**···40**	4.000 lm	35	4,1
Olisq LWD2 DW 60-830···EB3 IP54	83 439···		**···40**	5.800 lm	51	4,1
Olisq LWD2 DW 60-840···EB3 IP54	83 445···		**···40**	6.000 lm	51	4,1

• IK03 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD2

IP40

Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**	**···ET2···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq LWD2 DW 20-8TW···IK**	83 725···	**···62**					2.000 lm	18	3,8
Olisq LWD2 DW 40-8TW···IK	83 704···	**···62**					4.000 lm	35	3,8
Olisq LWD2 DW 60-8TW···IK	83 705···	**···62**					6.000 lm	53	3,8




LED						
Olisq LWD2 DW 20-830···IK	83 456···	**···51**	**···40**	1.900 lm	16	3,8
Olisq LWD2 DW 20-840···IK	83 457···	**···51**	**···40**	2.000 lm	16	3,8
Olisq LWD2 DW 40-830···IK	83 430···	**···51**	**···40**	3.800 lm	32	3,8
Olisq LWD2 DW 40-840···IK	83 432···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	3,8
Olisq LWD2 DW 60-830···IK	83 431···	**···51**	**···40**	5.800 lm	48	3,8
Olisq LWD2 DW 60-840···IK	83 433···	**···51**	**···40**	6.000 lm	48	3,8
LED, mit zwei separaten LED-Systemen						
Olisq LWD2 DW 20-830···IK	83 734···		**···40**	1.900 lm	16	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···IK	83 737···		**···40**	2.000 lm	16	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···IK	83 735···		**···40**	3.800 lm	32	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···IK	83 738···		**···40**	4.000 lm	32	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···IK	83 736···		**···40**	5.700 lm	48	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···IK	83 739···		**···40**	6.000 lm	48	3,9
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
Olisq LWD2 DW 20-60/4/ML-830···IK	83 740···		**···40**	2.000 lm - 5.800 lm	18 - 53	3,8
Olisq LWD2 DW 20-60/4/ML-840···IK	83 741···		**···40**	2.100 lm - 6.300 lm	18 - 53	3,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
Olisq LWD2 DW 20-830···+DMM IK	83 721···	**···63**		1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···+DMM IK	83 723···	**···63**		2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···+DMM IK	83 696···	**···63**		3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···+DMM IK	83 700···	**···63**		4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···+DMM IK	83 698···	**···63**		5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+DMM IK	83 702···	**···63**		6.000 lm	49	3,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
Olisq LWD2 DW 20-830···+DMR IK	83 722···	**···63**		1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···+DMR IK	83 724···	**···63**		2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···+DMR IK	83 697···	**···63**		3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···+DMR IK	83 701···	**···63**		4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···+DMR IK	83 699···	**···63**		5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+DMR IK	83 703···	**···63**		6.000 lm	49	3,9
LED, mit HF-Sensor						
Olisq LWD2 DW 20-830···HFS IK	83 717···		**···40**	1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···HFS IK	83 719···		**···40**	2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···HFS IK	83 688···		**···40**	3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···HFS IK	83 692···		**···40**	4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···HFS IK	83 690···		**···40**	5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···HFS IK	83 694···		**···40**	6.000 lm	49	3,9
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Olisq LWD2 DW 20-830···EB3 IK	83 718···		**···40**	1.900 lm	19	4,1
Olisq LWD2 DW 20-840···EB3 IK	83 720···		**···40**	2.000 lm	19	4,1
Olisq LWD2 DW 40-830···EB3 IK	83 689···		**···40**	3.800 lm	35	4,1
Olisq LWD2 DW 40-840···EB3 IK	83 693···		**···40**	4.000 lm	35	4,1
Olisq LWD2 DW 60-830···EB3 IK	83 691···		**···40**	5.800 lm	51	4,1
Olisq LWD2 DW 60-840···EB3 IK	83 695···		**···40**	6.000 lm	51	4,1

• IK06 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckung und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD2

IP54

Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**	**···ET2···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq LWD2 DW 20-8TW···IP54 IK**	83 716···	**···62**					2.000 lm	18	3,9
Olisq LWD2 DW 40-8TW···IP54 IK	83 686···	**···62**					4.000 lm	35	3,9
Olisq LWD2 DW 60-8TW···IP54 IK	83 687···	**···62**					6.000 lm	53	3,9




LED						
Olisq LWD2 DW 20-830···IP54 IK	83 706···	**···51**	**···40**	1.900 lm	16	3,8
Olisq LWD2 DW 20-840···IP54 IK	83 709···	**···51**	**···40**	2.000 lm	16	3,8
Olisq LWD2 DW 40-830···IP54 IK	83 666···	**···51**	**···40**	3.800 lm	32	3,8
Olisq LWD2 DW 40-840···IP54 IK	83 672···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	3,8
Olisq LWD2 DW 60-830···IP54 IK	83 669···	**···51**	**···40**	5.800 lm	48	3,8
Olisq LWD2 DW 60-840···IP54 IK	83 675···	**···51**	**···40**	6.000 lm	48	3,8
LED, mit zwei separaten LED-Systemen						
Olisq LWD2 DW 20-830···IP54 IK	83 726···		**···40**	1.900 lm	16	4,0
Olisq LWD2 DW 20-840···IP54 IK	83 729···		**···40**	2.000 lm	16	4,0
Olisq LWD2 DW 40-830···IP54 IK	83 727···		**···40**	3.800 lm	32	4,0
Olisq LWD2 DW 40-840···IP54 IK	83 730···		**···40**	4.000 lm	32	4,0
Olisq LWD2 DW 60-830···IP54 IK	83 728···		**···40**	5.700 lm	48	4,0
Olisq LWD2 DW 60-840···IP54 IK	83 731···		**···40**	6.000 lm	48	4,0
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
Olisq LWD2 DW 20-60/4/ML-830···IP54 IK	83 732···		**···40**	2.000 lm - 5.800 lm	18 - 53	3,9
Olisq LWD2 DW 20-60/4/ML-840···IP54 IK	83 733···		**···40**	2.100 lm - 6.300 lm	18 - 53	3,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
Olisq LWD2 DW 20-830···+DMM IP54 IK	83 712···	**···63**		1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···+DMM IP54 IK	83 714···	**···63**		2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···+DMM IP54 IK	83 678···	**···63**		3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···+DMM IP54 IK	83 682···	**···63**		4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···+DMM IP54 IK	83 680···	**···63**		5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+DMM IP54 IK	83 684···	**···63**		6.000 lm	49	3,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
Olisq LWD2 DW 20-830···+DMR IP54 IK	83 713···	**···63**		1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···+DMR IP54 IK	83 715···	**···63**		2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···+DMR IP54 IK	83 679···	**···63**		3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···+DMR IP54 IK	83 683···	**···63**		4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···+DMR IP54 IK	83 681···	**···63**		5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···+DMR IP54 IK	83 685···	**···63**		6.000 lm	49	3,9
LED, mit HF-Sensor						
Olisq LWD2 DW 20-830···HFS IP54 IK	83 707···		**···40**	1.900 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 20-840···HFS IP54 IK	83 710···		**···40**	2.000 lm	17	3,9
Olisq LWD2 DW 40-830···HFS IP54 IK	83 667···		**···40**	3.800 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 40-840···HFS IP54 IK	83 673···		**···40**	4.000 lm	33	3,9
Olisq LWD2 DW 60-830···HFS IP54 IK	83 670···		**···40**	5.800 lm	49	3,9
Olisq LWD2 DW 60-840···HFS IP54 IK	83 676···		**···40**	6.000 lm	49	3,9
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Olisq LWD2 DW 20-830···EB3 IP54 IK	83 708···		**···40**	1.900 lm	19	4,1
Olisq LWD2 DW 20-840···EB3 IP54 IK	83 711···		**···40**	2.000 lm	19	4,1
Olisq LWD2 DW 40-830···EB3 IP54 IK	83 668···		**···40**	3.800 lm	35	4,1
Olisq LWD2 DW 40-840···EB3 IP54 IK	83 674···		**···40**	4.000 lm	35	4,1
Olisq LWD2 DW 60-830···EB3 IP54 IK	83 671···		**···40**	5.800 lm	51	4,1
Olisq LWD2 DW 60-840···EB3 IP54 IK	83 677···		**···40**	6.000 lm	51	4,1

• IK06 650 °C

OLISQ L WD3






IP54

Rechteckige Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq LWD3 DW 30-8TW···**	83 543···	**···62**					3.000 lm	26	4,6
Olisq LWD3 DW 50-8TW···	83 505···	**···62**					5.000 lm	44	4,6
Olisq LWD3 DW 75-8TW···	83 506···	**···62**					7.500 lm	64	4,6
LED									
Olisq LWD3 DW 30-830···	83 533···		**···51**		**···40**		2.900 lm	22	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···	83 536···		**···51**		**···40**		3.000 lm	22	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···	83 485···		**···51**		**···40**		4.800 lm	39	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···	83 491···		**···51**		**···40**		5.000 lm	39	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···	83 488···		**···51**		**···40**		6.800 lm	60	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···	83 494···		**···51**		**···40**		7.500 lm	60	4,6
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq LWD3 DW 30-830···	83 557···					**···40**	2.900 lm	22	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···	83 560···					**···40**	3.000 lm	22	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···	83 558···					**···40**	4.800 lm	39	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···	83 561···					**···40**	5.000 lm	39	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···	83 559···					**···40**	7.100 lm	60	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···	83 562···					**···40**	7.500 lm	60	4,7
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-830···	83 563···				**···40**		3.000 lm - 6.900 lm	26 - 58	4,6
Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-840···	83 564···				**···40**		3.200 lm - 7.100 lm	26 - 58	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq LWD3 DW 30-830···+DMM	83 539···			**···63**			2.900 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···+DMM	83 541···			**···63**			3.000 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···+DMM	83 497···			**···63**			4.800 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···+DMM	83 501···			**···63**			5.000 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···+DMM	83 499···			**···63**			6.800 lm	61	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···+DMM	83 503···			**···63**			7.500 lm	61	4,7
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq LWD3 DW 30-830···+DMR	83 540···			**···63**			2.900 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···+DMR	83 542···			**···63**			3.000 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···+DMR	83 498···			**···63**			4.800 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···+DMR	83 502···			**···63**			5.000 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···+DMR	83 500···			**···63**			6.800 lm	61	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···+DMR	83 504···			**···63**			7.500 lm	61	4,7

LED, mit Casambi-Modul						
Olisq LWD3 DW 50-830···+CAS	84 019···	**···63**		4.800 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···+CAS-S	84 061···	**···63**		4.800 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···+CAS	84 021···	**···63**		5.000 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···+CAS-S	84 063···	**···63**		5.000 lm	40	4,6
LED, mit HF-Sensor						
Olisq LWD3 DW 30-830···HFS	83 534···		**···40**	2.900 lm	23	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···HFS	83 537···		**···40**	3.000 lm	23	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···HFS	83 486···		**···40**	4.800 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···HFS	83 492···		**···40**	5.000 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···HFS	83 489···		**···40**	6.800 lm	61	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···HFS	83 495···		**···40**	7.500 lm	61	4,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Olisq LWD3 DW 30-830···EB3	83 535···		**···40**	2.900 lm	25	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···EB3	83 538···		**···40**	3.000 lm	25	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···EB3	83 487···		**···40**	4.800 lm	42	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···EB3	83 493···		**···40**	5.000 lm	42	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···EB3	83 490···		**···40**	6.800 lm	63	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···EB3	83 496···		**···40**	7.500 lm	63	4,6

• IK02 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD3

IP54




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**	**···ET2···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq LWD3 DW 30-8TW···IP54**	83 556···	**···62**					3.000 lm	26	4,7
Olisq LWD3 DW 50-8TW···IP54	83 531···	**···62**					5.000 lm	44	4,7
Olisq LWD3 DW 75-8TW···IP54	83 532···	**···62**					7.500 lm	64	4,7
LED									
Olisq LWD3 DW 30-830···IP54	83 546···		**···51**		**···40**		2.900 lm	22	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···IP54	83 549···		**···51**		**···40**		3.000 lm	22	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···IP54	83 511···		**···51**		**···40**		4.800 lm	39	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···IP54	83 517···		**···51**		**···40**		5.000 lm	39	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···IP54	83 514···		**···51**		**···40**		6.800 lm	60	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···IP54	83 520···		**···51**		**···40**		7.500 lm	60	4,6
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq LWD3 DW 30-830···IP54	83 565···					**···40**	2.900 lm	22	4,8
Olisq LWD3 DW 30-840···IP54	83 568···					**···40**	3.000 lm	22	4,8
Olisq LWD3 DW 50-830···IP54	83 566···					**···40**	4.800 lm	39	4,8
Olisq LWD3 DW 50-840···IP54	83 569···					**···40**	5.000 lm	39	4,8
Olisq LWD3 DW 75-830···IP54	83 567···					**···40**	7.100 lm	60	4,8
Olisq LWD3 DW 75-840···IP54	83 570···					**···40**	7.500 lm	60	4,8
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-830···IP54	83 571···				**···40**		3.000 lm - 6.900 lm	26 - 58	4,7
Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-840···IP54	83 572···				**···40**		3.200 lm - 7.100 lm	26 - 58	4,7
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq LWD3 DW 30-830···+DMM IP54	83 552···			**···63**			2.900 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···+DMM IP54	83 554···			**···63**			3.000 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···+DMM IP54	83 523···			**···63**			4.800 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···+DMM IP54	83 527···			**···63**			5.000 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···+DMM IP54	83 525···			**···63**			6.800 lm	61	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···+DMM IP54	83 529···			**···63**			7.500 lm	61	4,7

LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
Olisq LWD3 DW 30-830···+DMR IP54	83 553···	**···63**		2.900 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···+DMR IP54	83 555···	**···63**		3.000 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···+DMR IP54	83 524···	**···63**		4.800 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···+DMR IP54	83 528···	**···63**		5.000 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···+DMR IP54	83 526···	**···63**		6.800 lm	61	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···+DMR IP54	83 530···	**···63**		7.500 lm	61	4,7
LED, mit Casambi-Modul						
Olisq LWD3 DW 50-830···+CAS IP54	84 020···	**···63**		4.800 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···+CAS-S IP54	84 062···	**···63**		4.800 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···+CAS IP54	84 022···	**···63**		5.000 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···+CAS-S IP54	84 064···	**···63**		5.000 lm	40	4,6
LED, mit HF-Sensor						
Olisq LWD3 DW 30-830···HFS IP54	83 547···		**···40**	2.900 lm	23	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···HFS IP54	83 550···		**···40**	3.000 lm	23	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···HFS IP54	83 512···		**···40**	4.800 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···HFS IP54	83 518···		**···40**	5.000 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···HFS IP54	83 515···		**···40**	6.800 lm	61	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···HFS IP54	83 521···		**···40**	7.500 lm	61	4,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Olisq LWD3 DW 30-830···EB3 IP54	83 548···		**···40**	2.900 lm	25	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···EB3 IP54	83 551···		**···40**	3.000 lm	25	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···EB3 IP54	83 513···		**···40**	4.800 lm	42	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···EB3 IP54	83 519···		**···40**	5.000 lm	42	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···EB3 IP54	83 516···		**···40**	6.800 lm	63	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···EB3 IP54	83 522···		**···40**	7.500 lm	63	4,6

• IK02 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq LWD3 DW 30-8TW···IK**	83 801···	**···62**					3.000 lm	26	4,6
Olisq LWD3 DW 50-8TW···IK	83 780···	**···62**					5.000 lm	44	4,6
Olisq LWD3 DW 75-8TW···IK	83 781···	**···62**					7.500 lm	64	4,6
LED									
Olisq LWD3 DW 30-830···IK	83 544···		**···51**		**···40**		2.900 lm	22	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···IK	83 545···		**···51**		**···40**		3.000 lm	22	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···IK	83 507···		**···51**		**···40**		4.800 lm	39	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···IK	83 509···		**···51**		**···40**		5.000 lm	39	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···IK	83 508···		**···51**		**···40**		6.800 lm	60	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···IK	83 510···		**···51**		**···40**		7.500 lm	60	4,6
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq LWD3 DW 30-830···IK	83 810···					**···40**	2.900 lm	22	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···IK	83 813···					**···40**	3.000 lm	22	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···IK	83 811···					**···40**	4.800 lm	39	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···IK	83 814···					**···40**	5.000 lm	39	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···IK	83 812···					**···40**	7.100 lm	60	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···IK	83 815···					**···40**	7.500 lm	60	4,7
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-830···IK	83 816···				**···40**		3.000 lm - 6.900 lm	26 - 58	4,6
Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-840···IK	83 817···				**···40**		3.200 lm - 7.100 lm	26 - 58	4,6

LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
Olisq LWD3 DW 30-830···+DMM IK	83 797···	**···63**		2.900 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···+DMM IK	83 799···	**···63**		3.000 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···+DMM IK	83 772···	**···63**		4.800 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···+DMM IK	83 776···	**···63**		5.000 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···+DMM IK	83 774···	**···63**		6.800 lm	61	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···+DMM IK	83 778···	**···63**		7.500 lm	61	4,7
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
Olisq LWD3 DW 30-830···+DMR IK	83 798···	**···63**		2.900 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···+DMR IK	83 800···	**···63**		3.000 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···+DMR IK	83 773···	**···63**		4.800 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···+DMR IK	83 777···	**···63**		5.000 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···+DMR IK	83 775···	**···63**		6.800 lm	61	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···+DMR IK	83 779···	**···63**		7.500 lm	61	4,7
LED, mit HF-Sensor						
Olisq LWD3 DW 30-830···HFS IK	83 793···		**···40**	2.900 lm	23	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···HFS IK	83 795···		**···40**	3.000 lm	23	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···HFS IK	83 764···		**···40**	4.800 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···HFS IK	83 768···		**···40**	5.000 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···HFS IK	83 766···		**···40**	6.800 lm	61	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···HFS IK	83 770···		**···40**	7.500 lm	61	4,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Olisq LWD3 DW 30-830···EB3 IK	83 794···		**···40**	2.900 lm	25	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···EB3 IK	83 796···		**···40**	3.000 lm	25	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···EB3 IK	83 765···		**···40**	4.800 lm	42	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···EB3 IK	83 769···		**···40**	5.000 lm	42	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···EB3 IK	83 767···		**···40**	6.800 lm	63	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···EB3 IK	83 771···		**···40**	7.500 lm	63	4,6

• IK06 650 °C

Rechteckige Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD3

IP54



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq LWD3 DW 30-8TW···IP54 IK**	83 792···	**···62**					3.000 lm	26	4,7
Olisq LWD3 DW 50-8TW···IP54 IK	83 762···	**···62**					5.000 lm	44	4,7
Olisq LWD3 DW 75-8TW···IP54 IK	83 763···	**···62**					7.500 lm	64	4,7
LED									
Olisq LWD3 DW 30-830···IP54 IK	83 782···		**···51**		**···40**		2.900 lm	22	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···IP54 IK	83 785···		**···51**		**···40**		3.000 lm	22	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···IP54 IK	83 742···		**···51**		**···40**		4.800 lm	39	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···IP54 IK	83 748···		**···51**		**···40**		5.000 lm	39	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···IP54 IK	83 745···		**···51**		**···40**		6.800 lm	60	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···IP54 IK	83 751···		**···51**		**···40**		7.500 lm	60	4,6
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq LWD3 DW 30-830···IP54 IK	83 802···					**···40**	2.900 lm	22	4,8
Olisq LWD3 DW 30-840···IP54 IK	83 805···					**···40**	3.000 lm	22	4,8
Olisq LWD3 DW 50-830···IP54 IK	83 803···					**···40**	4.800 lm	39	4,8
Olisq LWD3 DW 50-840···IP54 IK	83 806···					**···40**	5.000 lm	39	4,8
Olisq LWD3 DW 75-830···IP54 IK	83 804···					**···40**	7.100 lm	60	4,8
Olisq LWD3 DW 75-840···IP54 IK	83 807···					**···40**	7.500 lm	60	4,8
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-830···IP54 IK	83 808···				**···40**		3.000 lm - 6.900 lm	26 - 58	4,7
Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-840···IP54 IK	83 809···				**···40**		3.200 lm - 7.100 lm	26 - 58	4,7

LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)					
Olisq LWD3 DW 30-830···+DMM IP54 IK	83 788···	**···63**	2.900 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···+DMM IP54 IK	83 790···	**···63**	3.000 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···+DMM IP54 IK	83 754···	**···63**	4.800 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···+DMM IP54 IK	83 758···	**···63**	5.000 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···+DMM IP54 IK	83 756···	**···63**	6.800 lm	61	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···+DMM IP54 IK	83 760···	**···63**	7.500 lm	61	4,7
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)					
Olisq LWD3 DW 30-830···+DMR IP54 IK	83 789···	**···63**	2.900 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 30-840···+DMR IP54 IK	83 791···	**···63**	3.000 lm	23	4,7
Olisq LWD3 DW 50-830···+DMR IP54 IK	83 755···	**···63**	4.800 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 50-840···+DMR IP54 IK	83 759···	**···63**	5.000 lm	40	4,7
Olisq LWD3 DW 75-830···+DMR IP54 IK	83 757···	**···63**	6.800 lm	61	4,7
Olisq LWD3 DW 75-840···+DMR IP54 IK	83 761···	**···63**	7.500 lm	61	4,7
LED, mit HF-Sensor					
Olisq LWD3 DW 30-830···HFS IP54 IK	83 783···	**···40**	2.900 lm	23	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···HFS IP54 IK	83 786···	**···40**	3.000 lm	23	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···HFS IP54 IK	83 743···	**···40**	4.800 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···HFS IP54 IK	83 749···	**···40**	5.000 lm	40	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···HFS IP54 IK	83 746···	**···40**	6.800 lm	61	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···HFS IP54 IK	83 752···	**···40**	7.500 lm	61	4,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung					
Olisq LWD3 DW 30-830···EB3 IP54 IK	83 784···	**···40**	2.900 lm	25	4,6
Olisq LWD3 DW 30-840···EB3 IP54 IK	83 787···	**···40**	3.000 lm	25	4,6
Olisq LWD3 DW 50-830···EB3 IP54 IK	83 744···	**···40**	4.800 lm	42	4,6
Olisq LWD3 DW 50-840···EB3 IP54 IK	83 750···	**···40**	5.000 lm	42	4,6
Olisq LWD3 DW 75-830···EB3 IP54 IK	83 747···	**···40**	6.800 lm	63	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···EB3 IP54 IK	83 753···	**···40**	7.500 lm	63	4,6

• IK06 650 °C

Ersatzteile



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LEDM Olisq 440-827-865-01/LWD1 Ersatz	84 438 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD1··· TW···	0,6
LEDM Olisq 440-827-865-01/LWD2 Ersatz	82 844 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD2··· TW···	0,6
LEDM Olisq 440-830-01/LWD1 Ersatz	82 846 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD1··· 830···	0,3
LEDM Olisq 440-830-01/LWD2 Ersatz	82 848 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD2··· 830···	0,6
LEDM Olisq 440-830-01/LWD3 Ersatz	82 850 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD3··· 830···	0,7
LEDM Olisq 440-840-01/LWD1 Ersatz	82 847 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD1··· 840···	0,3
LEDM Olisq 440-840-01/LWD2 Ersatz	82 849 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD2··· 840···	0,6
LEDM Olisq 440-840-01/LWD3 Ersatz	82 851 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD3··· 840···	0,7
LEDM Olisq 480-827-865-01/LWD3 Ersatz	82 845 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq LWD3··· TW···	0,7


Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Distanzstück Opendo D / 3331 D 01	84 437 00	Abstandhalter für Anbauleuchten. Aufbauhöhe 18 mm. Farbe weiß.	0,1


OLISQ Q WD2





Quadratische Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD2

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq QWD2 DW 20-8TW···**	82 411···	**···62**					2.000 lm	18	1,7
Olisq QWD2 DW 35-8TW···	82 412···	**···62**					3.500 lm	35	1,7
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul									
Olisq QWD2 DW 35-8TW···+CAS	85 296···			**···63**			3.500 lm	29	1,7
LED									
Olisq QWD2 DW 20-830···	82 391···		**···51**		**···40**		1.900 lm	15	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···	82 397···		**···51**		**···40**		2.000 lm	15	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···	82 394···		**···51**		**···40**		3.200 lm	25	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···	82 400···		**···51**		**···40**		3.500 lm	25	1,7
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq QWD2 DW 20-830···	82 413···					**···40**	1.900 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···	82 415···					**···40**	2.000 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···	82 414···					**···40**	3.200 lm	26	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···	82 416···					**···40**	3.500 lm	26	1,7
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq QWD2 DW 14-40/4/ML-830···	82 417···				**···40**		1.300 lm - 3.800 lm	11 - 29	1,6
Olisq QWD2 DW 14-40/4/ML-840···	82 418···				**···40**		1.400 lm - 4.000 lm	11 - 29	1,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq QWD2 DW 20-830···+DMM	82 403···			**···63**			1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···+DMM	82 407···			**···63**			2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···+DMM	82 405···			**···63**			3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+DMM	82 409···			**···63**			3.500 lm	26	1,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq QWD2 DW 20-830···+DMR	82 404···			**···63**			1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···+DMR	82 408···			**···63**			2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···+DMR	82 406···			**···63**			3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+DMR	82 410···			**···63**			3.500 lm	26	1,8
LED, mit Casambi-Modul									
Olisq QWD2 DW 20-830···+CAS	84 023···			**···63**			1.900 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-830···+CAS-S	84 065···			**···63**			1.900 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···+CAS	84 025···			**···63**			2.000 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···+CAS-S	84 067···			**···63**			2.000 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···+CAS	85 312···			**···63**			3.200 lm	25	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···+CAS-S	85 346···			**···63**			3.200 lm	27	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···+CAS	85 314···			**···63**			3.500 lm	25	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···+CAS-S	85 348···			**···63**			3.500 lm	27	1,7

LED, mit HF-Sensor							
Olisq QWD2 DW 20-830···HFS	82 392···			**···40**	1.900 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···HFS	82 398···			**···40**	2.000 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···HFS	82 395···			**···40**	3.200 lm	26	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···HFS	82 401···			**···40**	3.500 lm	26	1,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Olisq QWD2 DW 20-830···EB3	82 393···			**···40**	1.900 lm	18	2,0
Olisq QWD2 DW 20-840···EB3	82 399···			**···40**	2.000 lm	18	2,0
Olisq QWD2 DW 35-830···EB3	82 396···			**···40**	3.200 lm	28	2,0
Olisq QWD2 DW 35-840···EB3	82 402···			**···40**	3.500 lm	28	2,0
Olisq LWD3 DW 75-830···EB3 IK	83 767···			**···40**	6.800 lm	63	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···EB3 IK	83 771···			**···40**	7.500 lm	63	4,6

• IK03 650 °C

Quadratische Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD2

IP54




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**	**···ET2···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq QWD2 DW 20-8TW···IP54**	82 495···	**···62**					2.000 lm	17	1,7
Olisq QWD2 DW 35-8TW···IP54	82 496···	**···62**					3.500 lm	28	1,7
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul									
Olisq QWD2 DW 35-8TW···+CAS IP54	85 297···			**···63**			3.500 lm	29	1,7
LED									
Olisq QWD2 DW 20-830···IP54	82 475···		**···51**		**···40**		1.900 lm	15	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···IP54	82 481···		**···51**		**···40**		2.000 lm	15	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···IP54	82 478···		**···51**		**···40**		3.200 lm	25	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···IP54	82 484···		**···51**		**···40**		3.500 lm	25	1,7
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq QWD2 DW 20-830···IP54	82 497···					**···40**	1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···IP54	82 499···					**···40**	2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···IP54	82 498···					**···40**	3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···IP54	82 500···					**···40**	3.500 lm	26	1,8
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq QWD2 DW 14-40/4/ML-830···IP54	82 501···				**···40**		1.300 lm - 3.800 lm	11 - 29	1,7
Olisq QWD2 DW 14-40/4/ML-840···IP54	82 502···				**···40**		1.400 lm - 4.000 lm	11 - 29	1,7
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq QWD2 DW 20-830···+DMM IP54	82 487···			**···63**			1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···+DMM IP54	82 491···			**···63**			2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···+DMM IP54	82 489···			**···63**			3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+DMM IP54	82 493···			**···63**			3.500 lm	26	1,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq QWD2 DW 20-830···+DMR IP54	82 488···			**···63**			1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···+DMR IP54	82 492···			**···63**			2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···+DMR IP54	82 490···			**···63**			3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+DMR IP54	82 494···			**···63**			3.500 lm	26	1,8
LED, mit Casambi-Modul									
Olisq QWD2 DW 20-830···+CAS IP54	84 024···			**···63**			1.900 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-830···+CAS-S IP54	84 066···			**···63**			1.900 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···+CAS IP54	84 026···			**···63**			2.000 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···+CAS-S IP54	84 068···			**···63**			2.000 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···+CAS IP54	85 313···			**···63**			3.200 lm	25	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···+CAS-S IP54	85 347···			**···63**			3.200 lm	27	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+CAS IP54	85 315···			**···63**			3.500 lm	25	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···+CAS-S IP54	85 349···			**···63**			3.500 lm	27	1,8

LED, mit HF-Sensor							
Olisq QWD2 DW 20-830···HFS IP54	82 476···			**···40**	1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···HFS IP54	82 482···			**···40**	2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···HFS IP54	82 479···			**···40**	3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···HFS IP54	82 485···			**···40**	3.500 lm	26	1,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Olisq QWD2 DW 20-830···EB3 IP54	82 477···			**···40**	1.900 lm	18	2,0
Olisq QWD2 DW 20-840···EB3 IP54	82 483···			**···40**	2.000 lm	18	2,0
Olisq QWD2 DW 35-830···EB3 IP54	82 480···			**···40**	3.200 lm	28	2,0
Olisq QWD2 DW 35-840···EB3 IP54	82 486···			**···40**	3.500 lm	28	2,0
Olisq LWD3 DW 75-830···EB3 IK	83 767···			**···40**	6.800 lm	63	4,6
Olisq LWD3 DW 75-840···EB3 IK	83 771···			**···40**	7.500 lm	63	4,6

• IK03 650 °C

Quadratische Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD2

IP40




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**	**···ET2···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq QWD2 DW 20-8TW···IK**	82 467···	**···62**					2.000 lm	18	1,7
Olisq QWD2 DW 35-8TW···IK	82 468···	**···62**					3.500 lm	31	1,7
LED									
Olisq QWD2 DW 20-830···IK	82 447···		**···51**		**···40**		1.900 lm	15	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···IK	82 453···		**···51**		**···40**		2.000 lm	15	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···IK	82 450···		**···51**		**···40**		3.200 lm	25	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···IK	82 456···		**···51**		**···40**		3.500 lm	25	1,7
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq QWD2 DW 20-830···IK	82 469···					**···40**	1.900 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···IK	82 471···					**···40**	2.000 lm	16	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···IK	82 470···					**···40**	3.200 lm	26	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···IK	82 472···					**···40**	3.500 lm	26	1,7
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq QWD2 DW 14-40/4/ML-830···IK	82 473···				**···40**		1.300 lm - 3.800 lm	11 - 29	1,6
Olisq QWD2 DW 14-40/4/ML-840···IK	82 474···				**···40**		1.400 lm - 4.000 lm	11 - 29	1,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq QWD2 DW 20-830···+DMM IK	82 459···			**···63**			1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···+DMM IK	82 463···			**···63**			2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···+DMM IK	82 461···			**···63**			3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+DMM IK	82 465···			**···63**			3.500 lm	26	1,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq QWD2 DW 20-830···+DMR IK	82 460···			**···63**			1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···+DMR IK	82 464···			**···63**			2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···+DMR IK	82 462···			**···63**			3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+DMR IK	82 466···			**···63**			3.500 lm	26	1,8
LED, mit HF-Sensor									
Olisq QWD2 DW 20-830···HFS IK	82 448···				**···40**		1.900 lm	16	1,7

• IK06 650 °C

Quadratische Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD2

IP54




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq QWD2 DW 20-8TW···IP54 IK**	82 439···	**···62**					2.000 lm	18	1,7
Olisq QWD2 DW 35-8TW···IP54 IK	82 440···	**···62**					3.500 lm	31	1,7
LED									
Olisq QWD2 DW 20-830···IP54 IK	82 419···		**···51**		**···40**		1.900 lm	15	1,7
Olisq QWD2 DW 20-840···IP54 IK	82 425···		**···51**		**···40**		2.000 lm	15	1,7
Olisq QWD2 DW 35-830···IP54 IK	82 422···		**···51**		**···40**		3.200 lm	25	1,7
Olisq QWD2 DW 35-840···IP54 IK	82 428···		**···51**		**···40**		3.500 lm	25	1,7
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq QWD2 DW 20-830···IP54 IK	82 441···					**···40**	1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···IP54 IK	82 443···					**···40**	2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···IP54 IK	82 442···					**···40**	3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···IP54 IK	82 444···					**···40**	3.500 lm	26	1,8
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq QWD2 DW 14-40/4/ML-830···IP54 IK	82 445···				**···40**		1.300 lm - 3.800 lm	11 - 29	1,7
Olisq QWD2 DW 14-40/4/ML-840···IP54 IK	82 446···				**···40**		1.400 lm - 4.000 lm	11 - 29	1,7
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq QWD2 DW 20-830···+DMM IP54 IK	82 431···			**···63**			1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···+DMM IP54 IK	82 435···			**···63**			2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···+DMM IP54 IK	82 433···			**···63**			3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+DMM IP54 IK	82 437···			**···63**			3.500 lm	26	1,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq QWD2 DW 20-830···+DMR IP54 IK	82 432···			**···63**			1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···+DMR IP54 IK	82 436···			**···63**			2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···+DMR IP54 IK	82 434···			**···63**			3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···+DMR IP54 IK	82 438···			**···63**			3.500 lm	26	1,8
LED, mit HF-Sensor									
Olisq QWD2 DW 20-830···HFS IP54 IK	82 420···				**···40**		1.900 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 20-840···HFS IP54 IK	82 426···				**···40**		2.000 lm	16	1,8
Olisq QWD2 DW 35-830···HFS IP54 IK	82 423···				**···40**		3.200 lm	26	1,8
Olisq QWD2 DW 35-840···HFS IP54 IK	82 429···				**···40**		3.500 lm	26	1,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung									
Olisq QWD2 DW 20-830···EB3 IP54 IK	82 421···				**···40**		1.900 lm	18	2,0
Olisq QWD2 DW 20-840···EB3 IP54 IK	82 427···				**···40**		2.000 lm	18	2,0
Olisq QWD2 DW 35-830···EB3 IP54 IK	82 424···				**···40**		3.200 lm	28	2,0
Olisq QWD2 DW 35-840···EB3 IP54 IK	82 430···				**···40**		3.500 lm	28	2,0

• IK06 650 °C


OLISQ Q WD3





Quadratische Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq QWD3 DW 30-8TW···**	82 523···	**···62**				3.000 lm	28	2,9
Olisq QWD3 DW 45-8TW···	82 524···	**···62**				4.500 lm	42	2,9
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Olisq QWD3 DW 45-8TW···+CAS	85 298···			**···63**		4.500 lm	42	2,9
LED								
Olisq QWD3 DW 30-830···	82 503···		**···51**		**···40**	2.900 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 30-840···	82 509···		**···51**		**···40**	3.000 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 45-830···	82 506···		**···51**		**···40**	4.100 lm	31	2,9
Olisq QWD3 DW 45-840···	82 512···		**···51**		**···40**	4.500 lm	31	2,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq QWD3 DW 30-830···+DMM	82 515···			**···63**		2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···+DMM	82 519···			**···63**		3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···+DMM	82 517···			**···63**		4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+DMM	82 521···			**···63**		4.500 lm	32	3,0
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq QWD3 DW 30-830···+DMR	82 516···			**···63**		2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···+DMR	82 520···			**···63**		3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···+DMR	82 518···			**···63**		4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+DMR	82 522···			**···63**		4.500 lm	32	3,0
LED, mit Casambi-Modul								
Olisq QWD3 DW 30-830···+CAS	84 027···			**···63**		2.900 lm	21	2,9
Olisq QWD3 DW 30-830···+CAS-S	84 069···			**···63**		2.900 lm	21	2,9
Olisq QWD3 DW 30-840···+CAS	84 029···			**···63**		3.000 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 30-840···+CAS-S	84 071···			**···63**		3.000 lm	21	2,9
Olisq QWD3 DW 45-830···+CAS	85 316···			**···63**		4.100 lm	31	2,9
Olisq QWD3 DW 45-830···+CAS-S	85 350···			**···63**		4.100 lm	33	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+CAS	85 318···			**···63**		4.500 lm	31	2,9
Olisq QWD3 DW 45-840···+CAS-S	85 352···			**···63**		4.500 lm	33	3,0
LED, mit HF-Sensor								
Olisq QWD3 DW 30-830···HFS	82 504···				**···40**	2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···HFS	82 510···				**···40**	3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···HFS	82 507···				**···40**	4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···HFS	82 513···				**···40**	4.500 lm	32	3,0
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq QWD3 DW 30-830···EB3	82 505···				**···40**	2.900 lm	23	3,1
Olisq QWD3 DW 30-840···EB3	82 511···				**···40**	3.000 lm	23	3,1
Olisq QWD3 DW 45-830···EB3	82 508···				**···40**	4.100 lm	32	3,1
Olisq QWD3 DW 45-840···EB3	82 514···				**···40**	4.500 lm	32	3,1

• IK03 650 °C

Quadratische Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD3

IP54




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq QWD3 DW 30-8TW···IP54**	82 589···	**···62**				3.000 lm	24	2,9
Olisq QWD3 DW 45-8TW···IP54	82 590···	**···62**				4.500 lm	36	2,9
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Olisq QWD3 DW 45-8TW···+CAS IP54	85 299···			**···63**		4.500 lm	42	2,9
LED								
Olisq QWD3 DW 30-830···IP54	82 569···		**···51**		**···40**	2.900 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 30-840···IP54	82 575···		**···51**		**···40**	3.000 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 45-830···IP54	82 572···		**···51**		**···40**	4.100 lm	31	2,9
Olisq QWD3 DW 45-840···IP54	82 578···		**···51**		**···40**	4.500 lm	31	2,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq QWD3 DW 30-830···+DMM IP54	82 581···			**···63**		2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···+DMM IP54	82 585···			**···63**		3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···+DMM IP54	82 583···			**···63**		4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+DMM IP54	82 587···			**···63**		4.500 lm	32	3,0
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq QWD3 DW 30-830···+DMR IP54	82 582···			**···63**		2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···+DMR IP54	82 586···			**···63**		3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···+DMR IP54	82 584···			**···63**		4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+DMR IP54	82 588···			**···63**		4.500 lm	32	3,0
LED, mit Casambi-Modul								
Olisq QWD3 DW 30-830···+CAS IP54	84 028···			**···63**		2.900 lm	21	2,9
Olisq QWD3 DW 30-830···+CAS-S IP54	84 070···			**···63**		2.900 lm	21	2,9
Olisq QWD3 DW 30-840···+CAS IP54	84 030···			**···63**		3.000 lm	21	2,9
Olisq QWD3 DW 30-840···+CAS-S IP54	84 072···			**···63**		3.000 lm	21	2,9
Olisq QWD3 DW 45-830···+CAS IP54	85 317···			**···63**		4.100 lm	31	2,9
Olisq QWD3 DW 45-830···+CAS-S IP54	85 351···			**···63**		4.100 lm	33	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+CAS IP54	85 319···			**···63**		4.500 lm	31	2,9
Olisq QWD3 DW 45-840···+CAS-S IP54	85 353···			**···63**		4.500 lm	33	3,0
LED, mit HF-Sensor								
Olisq QWD3 DW 30-830···HFS IP54	82 570···				**···40**	2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···HFS IP54	82 576···				**···40**	3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···HFS IP54	82 573···				**···40**	4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···HFS IP54	82 579···				**···40**	4.500 lm	32	3,0
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq QWD3 DW 30-830···EB3 IP54	82 571···				**···40**	2.900 lm	23	3,2
Olisq QWD3 DW 30-840···EB3 IP54	82 577···				**···40**	3.000 lm	23	3,2
Olisq QWD3 DW 45-830···EB3 IP54	82 574···				**···40**	4.100 lm	32	3,2
Olisq QWD3 DW 45-840···EB3 IP54	82 580···				**···40**	4.500 lm	32	3,2

• IK03 650 °C

Quadratische Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq QWD3 DW 30-8TW···IK**	82 567···	**···62**				3.000 lm	27	2,9
Olisq QWD3 DW 45-8TW···IK	82 568···	**···62**				4.500 lm	40	2,9

LED							
Olisq QWD3 DW 30-830···IK	82 547···		**···51**	**···40**	2.900 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 30-840···IK	82 553···		**···51**	**···40**	3.000 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 45-830···IK	82 550···		**···51**	**···40**	4.100 lm	31	2,9
Olisq QWD3 DW 45-840···IK	82 556···		**···51**	**···40**	4.500 lm	31	2,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)							
Olisq QWD3 DW 30-830···+DMM IK	82 559···			**···63**	2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···+DMM IK	82 563···			**···63**	3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···+DMM IK	82 561···			**···63**	4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+DMM IK	82 565···			**···63**	4.500 lm	32	3,0
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)							
Olisq QWD3 DW 30-830···+DMR IK	82 560···			**···63**	2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···+DMR IK	82 564···			**···63**	3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···+DMR IK	82 562···			**···63**	4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+DMR IK	82 566···			**···63**	4.500 lm	32	3,0
LED, mit HF-Sensor							
Olisq QWD3 DW 30-830···HFS IK	82 548···			**···40**	2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···HFS IK	82 554···			**···40**	3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···HFS IK	82 551···			**···40**	4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···HFS IK	82 557···			**···40**	4.500 lm	32	3,0
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Olisq QWD3 DW 30-830···EB3 IK	82 549···			**···40**	2.900 lm	23	3,1
Olisq QWD3 DW 30-840···EB3 IK	82 555···			**···40**	3.000 lm	23	3,1
Olisq QWD3 DW 45-830···EB3 IK	82 552···			**···40**	4.100 lm	32	3,1
Olisq QWD3 DW 45-840···EB3 IK	82 558···			**···40**	4.500 lm	32	3,1

• IK06 650 °C

Quadratische Anbauleuchten mit schlagzäher, opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD3

IP54



Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq QWD3 DW 30-8TW···IP54 IK**	82 545···	**···62**				3.000 lm	27	2,9
Olisq QWD3 DW 45-8TW···IP54 IK	82 546···	**···62**				4.500 lm	40	2,9
LED								
Olisq QWD3 DW 30-830···IP54 IK	82 525···		**···51**		**···40**	2.900 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 30-840···IP54 IK	82 531···		**···51**		**···40**	3.000 lm	20	2,9
Olisq QWD3 DW 45-830···IP54 IK	82 528···		**···51**		**···40**	4.100 lm	31	2,9
Olisq QWD3 DW 45-840···IP54 IK	82 534···		**···51**		**···40**	4.500 lm	31	2,9
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq QWD3 DW 30-830···+DMM IP54 IK	82 537···			**···63**		2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···+DMM IP54 IK	82 541···			**···63**		3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···+DMM IP54 IK	82 539···			**···63**		4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+DMM IP54 IK	82 543···			**···63**		4.500 lm	32	3,0
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq QWD3 DW 30-830···+DMR IP54 IK	82 538···			**···63**		2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···+DMR IP54 IK	82 542···			**···63**		3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···+DMR IP54 IK	82 540···			**···63**		4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···+DMR IP54 IK	82 544···			**···63**		4.500 lm	32	3,0
LED, mit HF-Sensor								
Olisq QWD3 DW 30-830···HFS IP54 IK	82 526···				**···40**	2.900 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 30-840···HFS IP54 IK	82 532···				**···40**	3.000 lm	21	3,0
Olisq QWD3 DW 45-830···HFS IP54 IK	82 529···				**···40**	4.100 lm	32	3,0
Olisq QWD3 DW 45-840···HFS IP54 IK	82 535···				**···40**	4.500 lm	32	3,0

LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung					
Olisq QWD3 DW 30-830···EB3 IP54 IK	82 527···	**···40**	2.900 lm	23	3,2
Olisq QWD3 DW 30-840···EB3 IP54 IK	82 533···	**···40**	3.000 lm	23	3,2
Olisq QWD3 DW 45-830···EB3 IP54 IK	82 530···	**···40**	4.100 lm	32	3,2
Olisq QWD3 DW 45-840···EB3 IP54 IK	82 536···	**···40**	4.500 lm	32	3,2

• IK06 650 °C

Dekor-Ankleidungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Olisq QWD2 ZDR 1/1 01	82 591 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	1,6
Olisq QWD2 ZDR 1/1 03	82 712 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	1,6
Olisq QWD2 ZDR 1/1 05	82 714 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	1,6
Olisq QWD2 ZDR 1/2 01	82 593 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	1,2
Olisq QWD2 ZDR 1/2 03	82 716 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	1,2
Olisq QWD2 ZDR 1/2 05	82 718 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	1,2
Olisq QWD3 ZDR 1/1 01	82 592 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	2,0
Olisq QWD3 ZDR 1/1 03	82 713 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	2,0
Olisq QWD3 ZDR 1/1 05	82 715 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	2,0
Olisq QWD3 ZDR 1/2 01	82 594 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	1,5
Olisq QWD3 ZDR 1/2 03	82 717 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	1,5
Olisq QWD3 ZDR 1/2 05	82 719 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	1,5

Ersatzteile



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LEDM Olisq 440-827-865-01/Q275 Ersatz	82 649 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2··· TW···	0,2
LEDM Olisq 440-830-01/Q275 Ersatz	82 651 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2··· 830···	0,2
LEDM Olisq 440-840-01/Q275 Ersatz	82 652 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq QWD2··· 840···	0,2
LEDM Olisq 570-827-865-01/Q375 Ersatz	82 650 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3··· TW···	0,3
LEDM Olisq 570-830-01/Q375 Ersatz	82 653 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3··· 830···	0,3
LEDM Olisq 570-840-01/Q375 Ersatz	82 654 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq QWD3··· 840···	0,3

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Distanzstück Opendo D / 3331 D 01	84 437 00	Abstandhalter für Anbauleuchten. Aufbauhöhe 18 mm. Farbe weiß.	0,1

Sauger




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZSG 40 Sauger	29 305 00	Abziehhilfe für Glasabdeckungen oder Abdeckwannen	0,1



OLISQ R WD1






Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD1

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED							
• **Olisq RWD1 DW 10-830···**	81 931···	**···51**		**···40**	950 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 10-840···	81 933···	**···51**		**···40**	1.000 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 20-830···	81 932···	**···51**		**···40**	1.900 lm	15	1,2
Olisq RWD1 DW 20-840···	81 934···	**···51**		**···40**	2.000 lm	15	1,2
LED, mit Casambi-Modul							
Olisq RWD1 DW 10-830···+CAS	84 031···		**···63**		950 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 10-830···+CAS-S	84 073···		**···63**		950 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 10-840···+CAS	84 033···		**···63**		1.000 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 10-840···+CAS-S	84 075···		**···63**		1.000 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 20-830···+CAS	85 320···		**···63**		1.900 lm	15	1,2
Olisq RWD1 DW 20-830···+CAS-S	85 354···		**···63**		1.900 lm	15	1,2
Olisq RWD1 DW 20-840···+CAS	85 370···		**···63**		2.000 lm	15	1,2
Olisq RWD1 DW 20-840···+CAS-S	85 356···		**···63**		2.000 lm	15	1,2

• IK03 650 °C




Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD1

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED							
• **Olisq RWD1 DW 10-830···IP54**	81 943···	**···51**		**···40**	950 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 10-840···IP54	81 945···	**···51**		**···40**	1.000 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 20-830···IP54	81 944···	**···51**		**···40**	1.900 lm	15	1,2
Olisq RWD1 DW 20-840···IP54	81 946···	**···51**		**···40**	2.000 lm	15	1,2
LED, mit Casambi-Modul							
Olisq RWD1 DW 10-830···+CAS IP54	84 032···		**···63**		950 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 10-830···+CAS-S IP54	84 074···		**···63**		950 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 10-840···+CAS IP54	84 034···		**···63**		1.000 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 10-840···+CAS-S IP54	84 076···		**···63**		1.000 lm	8	1,2
Olisq RWD1 DW 20-830···+CAS IP54	85 321···		**···63**		1.900 lm	15	1,2
Olisq RWD1 DW 20-830···+CAS-S IP54	85 355···		**···63**		1.900 lm	15	1,2
Olisq RWD1 DW 20-840···+CAS IP54	85 322···		**···63**		2.000 lm	15	1,2
Olisq RWD1 DW 20-840···+CAS-S IP54	85 357···		**···63**		2.000 lm	15	1,2

• IK03 650 °C




Runde Anbauleuchten mit opaler PC-Abdeckwanne in Baugröße WD1

IP40

	Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
	LED						
•	**Olisq RWD1 DW 10-830···PC**	81 939···	**···51**	**···40**	950 lm	8	1,2
	Olisq RWD1 DW 10-840···PC	81 941···	**···51**	**···40**	1.000 lm	8	1,2
	Olisq RWD1 DW 20-830···PC	81 940···	**···51**	**···40**	1.900 lm	15	1,2
	Olisq RWD1 DW 20-840···PC	81 942···	**···51**	**···40**	2.000 lm	15	1,2

• IK06 850 °C




Runde Anbauleuchten mit opaler PC-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD1

IP54


	Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
	LED						
•	**Olisq RWD1 DW 10-830···IP54 PC**	81 935···	**···51**	**···40**	950 lm	8	1,2
	Olisq RWD1 DW 10-840···IP54 PC	81 937···	**···51**	**···40**	1.000 lm	8	1,2
	Olisq RWD1 DW 20-830···IP54 PC	81 936···	**···51**	**···40**	1.900 lm	15	1,2
	Olisq RWD1 DW 20-840···IP54 PC	81 938···	**···51**	**···40**	2.000 lm	15	1,2

• IK06 850 °C




OLISQ R WD2





Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD2

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq RWD2 DW 20-8TW···**	81 967···	**···62**					2.000 lm	18	2,0
Olisq RWD2 DW 40-8TW···	81 968···	**···62**					4.000 lm	36	2,0
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul									
Olisq RWD2 DW 20-8TW···+CAS	84 005···			**···63**			2.000 lm	17	2,0
Olisq RWD2 DW 20-8TW···+CAS-S	84 047···			**···63**			2.000 lm	17	2,0
Olisq RWD2 DW 40-8TW···+CAS	85 290···			**···63**			4.000 lm	36	2,0
LED									
Olisq RWD2 DW 20-830···	81 947···		**···51**		**···40**		1.900 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···	81 953···		**···51**		**···40**		2.000 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···	81 950···		**···51**		**···40**		3.800 lm	29	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···	81 956···		**···51**		**···40**		4.000 lm	29	2,1
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq RWD2 DW 20-830···	81 969···					**···40**	1.900 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···	81 971···					**···40**	2.000 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···	81 970···					**···40**	3.800 lm	31	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···	81 972···					**···40**	4.000 lm	31	2,1
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-830···	81 973···				**···40**		1.300 lm - 3.800 lm	11 - 29	2,1
Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-840···	81 974···				**···40**		1.400 lm - 4.000 lm	11 - 29	2,1
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq RWD2 DW 20-830···+DMM	81 959···			**···63**			1.900 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+DMM	81 963···			**···63**			2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+DMM	81 961···			**···63**			3.800 lm	30	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+DMM	81 965···			**···63**			4.000 lm	30	2,1
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq RWD2 DW 20-830···+DMR	81 960···			**···63**			1.900 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+DMR	81 964···			**···63**			2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+DMR	81 962···			**···63**			3.800 lm	30	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+DMR	81 966···			**···63**			4.000 lm	30	2,1
LED, mit Casambi-Modul									
Olisq RWD2 DW 20-830···+CAS	84 035···			**···63**			1.900 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 20-830···+CAS-S	84 077···			**···63**			1.900 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+CAS	84 037···			**···63**			2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+CAS-S	84 079···			**···63**			2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+CAS	85 323···			**···63**			3.800 lm	29	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+CAS-S	85 358···			**···63**			3.800 lm	31	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+CAS	85 371···			**···63**			4.000 lm	29	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+CAS-S	85 360···			**···63**			4.000 lm	31	2,1

LED, mit HF-Sensor							
Olisq RWD2 DW 20-830···HFS	81 948···			**···40**	1.900 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···HFS	81 954···			**···40**	2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···HFS	81 951···			**···40**	3.800 lm	30	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···HFS	81 957···			**···40**	4.000 lm	30	2,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Olisq RWD2 DW 20-830···EB3	81 949···			**···40**	1.900 lm	18	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···EB3	81 955···			**···40**	2.000 lm	18	2,4
Olisq RWD2 DW 40-830···EB3	81 952···			**···40**	3.800 lm	32	2,4
Olisq RWD2 DW 40-840···EB3	81 958···			**···40**	4.000 lm	32	2,4

• IK03 650 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD2

IP54




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**	**···ET2···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq RWD2 DW 20-8TW···IP54**	82 051···	**···62**					2.000 lm	18	2,0
Olisq RWD2 DW 40-8TW···IP54	82 052···	**···62**					4.000 lm	36	2,0
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul									
Olisq RWD2 DW 20-8TW···+CAS IP54	84 006···			**···63**			2.000 lm	17	2,0
Olisq RWD2 DW 20-8TW···+CAS-S IP54	84 048···			**···63**			2.000 lm	17	2,0
Olisq RWD2 DW 40-8TW···+CAS IP54	85 291···			**···63**			4.000 lm	36	2,0
LED									
Olisq RWD2 DW 20-830···IP54	82 031···		**···51**		**···40**		1.900 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···IP54	82 037···		**···51**		**···40**		2.000 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···IP54	82 034···		**···51**		**···40**		3.800 lm	29	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···IP54	82 040···		**···51**		**···40**		4.000 lm	29	2,1
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq RWD2 DW 20-830···IP54	82 053···					**···40**	1.900 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···IP54	82 055···					**···40**	2.000 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···IP54	82 054···					**···40**	3.800 lm	31	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···IP54	82 056···					**···40**	4.000 lm	31	2,1
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-830···IP54	82 057···				**···40**		1.300 lm - 3.800 lm	11 - 29	2,1
Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-840···IP54	82 058···				**···40**		1.400 lm - 4.000 lm	11 - 29	2,1
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq RWD2 DW 20-830···+DMM IP54	82 043···			**···63**			1.900 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+DMM IP54	82 047···			**···63**			2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+DMM IP54	82 045···			**···63**			3.800 lm	30	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+DMM IP54	82 049···			**···63**			4.000 lm	30	2,1
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq RWD2 DW 20-830···+DMR IP54	82 044···			**···63**			1.900 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+DMR IP54	82 048···			**···63**			2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+DMR IP54	82 046···			**···63**			3.800 lm	30	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+DMR IP54	82 050···			**···63**			4.000 lm	30	2,1
LED, mit Casambi-Modul									
Olisq RWD2 DW 20-830···+CAS IP54	84 036···			**···63**			1.900 lm	15	2,1
Olisq RWD2 DW 20-830···+CAS-S IP54	84 078···			**···63**			1.900 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+CAS IP54	84 038···			**···63**			2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+CAS-S IP54	84 080···			**···63**			2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+CAS IP54	85 324···			**···63**			3.800 lm	29	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+CAS-S IP54	85 359···			**···63**			3.800 lm	31	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+CAS IP54	85 325···			**···63**			4.000 lm	29	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+CAS-S IP54	85 361···			**···63**			4.000 lm	31	2,1

LED, mit HF-Sensor								
Olisq RWD2 DW 20-830···HFS IP54	82 032···				**···40**	1.900 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···HFS IP54	82 038···				**···40**	2.000 lm	16	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···HFS IP54	82 035···				**···40**	3.800 lm	30	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···HFS IP54	82 041···				**···40**	4.000 lm	30	2,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD2 DW 20-830···EB3 IP54	82 033···				**···40**	1.900 lm	18	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···EB3 IP54	82 039···				**···40**	2.000 lm	18	2,4
Olisq RWD2 DW 40-830···EB3 IP54	82 036···				**···40**	3.800 lm	32	2,4
Olisq RWD2 DW 40-840···EB3 IP54	82 042···				**···40**	4.000 lm	32	2,4

• IK03 650 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PC-Abdeckwanne in Baugröße WD2

IP40




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**	**···ET2···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq RWD2 DW 20-8TW···PC**	82 023···	**···62**					2.000 lm	20	2,0
Olisq RWD2 DW 40-8TW···PC	82 024···	**···62**					4.000 lm	40	2,0
LED									
Olisq RWD2 DW 20-830···PC	82 003···		**···51**		**···40**		1.900 lm	17	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···PC	82 009···		**···51**		**···40**		2.000 lm	17	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···PC	82 006···		**···51**		**···40**		3.800 lm	32	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···PC	82 012···		**···51**		**···40**		4.000 lm	32	2,1
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq RWD2 DW 20-830···PC	82 025···					**···40**	1.900 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···PC	82 027···					**···40**	2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···PC	82 026···					**···40**	3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···PC	82 028···					**···40**	4.000 lm	33	2,1
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-830···PC	82 029···				**···40**		1.200 lm - 3.400 lm	11 - 29	2,1
Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-840···PC	82 030···				**···40**		1.300 lm - 3.600 lm	11 - 29	2,1
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq RWD2 DW 20-830···+DMM PC	82 015···			**···63**			1.900 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+DMM PC	82 019···			**···63**			2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+DMM PC	82 017···			**···63**			3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+DMM PC	82 021···			**···63**			4.000 lm	33	2,1
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq RWD2 DW 20-830···+DMR PC	82 016···			**···63**			1.900 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+DMR PC	82 020···			**···63**			2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+DMR PC	82 018···			**···63**			3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+DMR PC	82 022···			**···63**			4.000 lm	33	2,1
LED, mit HF-Sensor									
Olisq RWD2 DW 20-830···HFS PC	82 004···				**···40**		1.900 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···HFS PC	82 010···				**···40**		2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···HFS PC	82 007···				**···40**		3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···HFS PC	82 013···				**···40**		4.000 lm	33	2,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung									
Olisq RWD2 DW 20-830···EB3 PC	82 005···				**···40**		1.900 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···EB3 PC	82 011···				**···40**		2.000 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 40-830···EB3 PC	82 008···				**···40**		3.800 lm	35	2,4
Olisq RWD2 DW 40-840···EB3 PC	82 014···				**···40**		4.000 lm	35	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···HFS PC	82 010···				**···40**		2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···HFS PC	82 007···				**···40**		3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···HFS PC	82 013···				**···40**		4.000 lm	33	2,1

LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Olisq RWD2 DW 20-830···EB3 PC	82 005···			**···40**	1.900 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···EB3 PC	82 011···			**···40**	2.000 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 40-830···EB3 PC	82 008···			**···40**	3.800 lm	35	2,4
Olisq RWD2 DW 40-840···EB3 PC	82 014···			**···40**	4.000 lm	35	2,4

• IK06 850 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PC-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD2

IP54




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung									
• **Olisq RWD2 DW 20-8TW···IP54 PC**	81 995···	**···62**					2.000 lm	20	2,0
Olisq RWD2 DW 40-8TW···IP54 PC	81 996···	**···62**					4.000 lm	40	2,0
LED									
Olisq RWD2 DW 20-830···IP54 PC	81 975···		**···51**		**···40**		1.900 lm	17	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···IP54 PC	81 981···		**···51**		**···40**		2.000 lm	17	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···IP54 PC	81 978···		**···51**		**···40**		3.800 lm	32	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···IP54 PC	81 984···		**···51**		**···40**		4.000 lm	32	2,1
LED, mit zwei separaten LED-Systemen									
Olisq RWD2 DW 20-830···IP54 PC	81 997···					**···40**	1.900 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···IP54 PC	81 999···					**···40**	2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···IP54 PC	81 998···					**···40**	3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···IP54 PC	82 000···					**···40**	4.000 lm	33	2,1
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom									
Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-830···IP54 PC	82 001···				**···40**		1.200 lm - 3.400 lm	11 - 29	2,1
Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-840···IP54 PC	82 002···				**···40**		1.300 lm - 3.600 lm	11 - 29	2,1
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)									
Olisq RWD2 DW 20-830···+DMM IP54 PC	81 987···			**···63**			1.900 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+DMM IP54 PC	81 991···			**···63**			2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+DMM IP54 PC	81 989···			**···63**			3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+DMM IP54 PC	81 993···			**···63**			4.000 lm	33	2,1
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)									
Olisq RWD2 DW 20-830···+DMR IP54 PC	81 988···			**···63**			1.900 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···+DMR IP54 PC	81 992···			**···63**			2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···+DMR IP54 PC	81 990···			**···63**			3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···+DMR IP54 PC	81 994···			**···63**			4.000 lm	33	2,1
LED, mit HF-Sensor									
Olisq RWD2 DW 20-830···HFS IP54 PC	81 976···				**···40**		1.900 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 20-840···HFS IP54 PC	81 982···				**···40**		2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···HFS IP54 PC	81 979···				**···40**		3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···HFS IP54 PC	81 985···				**···40**		4.000 lm	33	2,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung									
Olisq RWD2 DW 20-830···EB3 IP54 PC	81 977···				**···40**		1.900 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···EB3 IP54 PC	81 983···				**···40**		2.000 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 40-830···EB3 IP54 PC	81 980···				**···40**		3.800 lm	35	2,4
Olisq RWD2 DW 40-840···EB3 IP54 PC	81 986···				**···40**		4.000 lm	35	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···HFS IP54 PC	81 982···				**···40**		2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···HFS IP54 PC	81 979···				**···40**		3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···HFS IP54 PC	81 985···				**···40**		4.000 lm	33	2,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung									
Olisq RWD2 DW 20-830···EB3 IP54 PC	81 977···				**···40**		1.900 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···EB3 IP54 PC	81 983···				**···40**		2.000 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 40-830···EB3 IP54 PC	81 980···				**···40**		3.800 lm	35	2,4
Olisq RWD2 DW 40-840···EB3 IP54 PC	81 986···				**···40**		4.000 lm	35	2,4

• IK06 850 °C


OLISQ R WD3





Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq RWD3 DW 30-8TW···**	82 079···	**···62**				3.000 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 50-8TW···	82 080···	**···62**				5.000 lm	44	3,2
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Olisq RWD3 DW 30-8TW···+CAS	84 007···			**···63**		3.000 lm	26	3,2
Olisq RWD3 DW 30-8TW···+CAS-S	84 049···			**···63**		3.000 lm	26	3,2
Olisq RWD3 DW 50-8TW···+CAS	85 292···			**···63**		5.000 lm	44	3,2
LED								
Olisq RWD3 DW 30-830···	82 059···		**···51**		**···40**	2.900 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···	82 065···		**···51**		**···40**	3.000 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···	82 062···		**···51**		**···40**	4.800 lm	35	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···	82 068···		**···51**		**···40**	5.000 lm	35	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq RWD3 DW 30-830···+DMM	82 071···			**···63**		2.900 lm	22	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+DMM	82 075···			**···63**		3.000 lm	22	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+DMM	82 073···			**···63**		4.800 lm	36	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+DMM	82 077···			**···63**		5.000 lm	36	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq RWD3 DW 30-830···+DMR	82 072···			**···63**		2.900 lm	22	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+DMR	82 076···			**···63**		3.000 lm	22	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+DMR	82 074···			**···63**		4.800 lm	36	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+DMR	82 078···			**···63**		5.000 lm	36	3,2
LED, mit Casambi-Modul								
Olisq RWD3 DW 30-830···+CAS	84 039···			**···63**		2.900 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 30-830···+CAS-S	84 081···			**···63**		2.900 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+CAS	84 041···			**···63**		3.000 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+CAS-S	84 083···			**···63**		3.000 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+CAS	85 326···			**···63**		4.800 lm	35	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+CAS-S	85 362···			**···63**		4.800 lm	37	3,1
Olisq RWD3 DW 50-840···+CAS	85 328···			**···63**		5.000 lm	35	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+CAS-S	85 364···			**···63**		5.000 lm	37	3,1
LED, mit HF-Sensor								
Olisq RWD3 DW 30-830···HFS	82 060···				**···40**	2.900 lm	23	3,1
Olisq RWD3 DW 30-840···HFS	82 066···				**···40**	3.000 lm	23	3,1
Olisq RWD3 DW 50-830···HFS	82 063···				**···40**	4.800 lm	36	3,1
Olisq RWD3 DW 50-840···HFS	82 069···				**···40**	5.000 lm	36	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD3 DW 30-830···EB3	82 061···				**···40**	2.900 lm	24	3,5
Olisq RWD3 DW 30-840···EB3	82 067···				**···40**	3.000 lm	24	3,5
Olisq RWD3 DW 50-830···EB3	82 064···				**···40**	4.800 lm	38	3,5
Olisq RWD3 DW 50-840···EB3	82 070···				**···40**	5.000 lm	38	3,5

• IK03 650 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD3

IP54




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq RWD3 DW 30-8TW···IP54**	82 145···	**···62**				3.000 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 50-8TW···IP54	82 146···	**···62**				5.000 lm	44	3,2
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Olisq RWD3 DW 30-8TW···+CAS IP54	84 008···			**···63**		3.000 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 30-8TW···+CAS-S IP54	84 050···			**···63**		3.000 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 50-8TW···+CAS IP54	85 293···			**···63**		5.000 lm	44	3,2
LED								
Olisq RWD3 DW 30-830···IP54	82 125···		**···51**		**···40**	2.900 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···IP54	82 131···		**···51**		**···40**	3.000 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···IP54	82 128···		**···51**		**···40**	4.800 lm	35	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···IP54	82 134···		**···51**		**···40**	5.000 lm	35	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq RWD3 DW 30-830···+DMM IP54	82 137···			**···63**		2.900 lm	22	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+DMM IP54	82 141···			**···63**		3.000 lm	22	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+DMM IP54	82 139···			**···63**		4.800 lm	36	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+DMM IP54	82 143···			**···63**		5.000 lm	36	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq RWD3 DW 30-830···+DMR IP54	82 138···			**···63**		2.900 lm	22	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+DMR IP54	82 142···			**···63**		3.000 lm	22	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+DMR IP54	82 140···			**···63**		4.800 lm	36	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+DMR IP54	82 144···			**···63**		5.000 lm	36	3,2
LED, mit Casambi-Modul								
Olisq RWD3 DW 30-830···+CAS IP54	84 040···			**···63**		2.900 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 30-830···+CAS-S IP54	84 082···			**···63**		2.900 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+CAS IP54	84 042···			**···63**		3.000 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+CAS-S IP54	84 084···			**···63**		3.000 lm	21	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+CAS IP54	85 327···			**···63**		4.800 lm	35	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+CAS-S IP54	85 363···			**···63**		4.800 lm	37	3,1
Olisq RWD3 DW 50-840···+CAS IP54	85 329···			**···63**		5.000 lm	35	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+CAS-S IP54	85 365···			**···63**		5.000 lm	37	3,1
LED, mit HF-Sensor								
Olisq RWD3 DW 30-830···HFS IP54	82 126···				**···40**	2.900 lm	23	3,1
Olisq RWD3 DW 30-840···HFS IP54	82 132···				**···40**	3.000 lm	23	3,1
Olisq RWD3 DW 50-830···HFS IP54	82 129···				**···40**	4.800 lm	36	3,1
Olisq RWD3 DW 50-840···HFS IP54	82 135···				**···40**	5.000 lm	36	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD3 DW 30-830···EB3 IP54	82 127···				**···40**	2.900 lm	24	3,5
Olisq RWD3 DW 30-840···EB3 IP54	82 133···				**···40**	3.000 lm	24	3,5
Olisq RWD3 DW 50-830···EB3 IP54	82 130···				**···40**	4.800 lm	38	3,5
Olisq RWD3 DW 50-840···EB3 IP54	82 136···				**···40**	5.000 lm	38	3,5

• IK03 650 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PC-Abdeckwanne in Baugröße WD3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq RWD3 DW 30-8TW···PC**	82 123···	**···62**				3.000 lm	29	3,2
Olisq RWD3 DW 50-8TW···PC	82 124···	**···62**				5.000 lm	47	3,2
LED								
Olisq RWD3 DW 30-830···PC	82 103···		**···51**		**···40**	2.900 lm	26	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···PC	82 109···		**···51**		**···40**	3.000 lm	26	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···PC	82 106···		**···51**		**···40**	4.800 lm	42	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···PC	82 112···		**···51**		**···40**	5.000 lm	42	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq RWD3 DW 30-830···+DMM PC	82 115···			**···63**		2.900 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+DMM PC	82 119···			**···63**		3.000 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+DMM PC	82 117···			**···63**		4.800 lm	43	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+DMM PC	82 121···			**···63**		5.000 lm	43	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq RWD3 DW 30-830···+DMR PC	82 116···			**···63**		2.900 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+DMR PC	82 120···			**···63**		3.000 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+DMR PC	82 118···			**···63**		4.800 lm	43	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+DMR PC	82 122···			**···63**		5.000 lm	43	3,2
LED, mit HF-Sensor								
Olisq RWD3 DW 30-830···HFS PC	82 104···				**···40**	2.900 lm	28	3,1
Olisq RWD3 DW 30-840···HFS PC	82 110···				**···40**	3.000 lm	28	3,1
Olisq RWD3 DW 50-830···HFS PC	82 107···				**···40**	4.800 lm	44	3,1
Olisq RWD3 DW 50-840···HFS PC	82 113···				**···40**	5.000 lm	44	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD3 DW 30-830···EB3 PC	82 105···				**···40**	2.900 lm	29	3,5
Olisq RWD3 DW 30-840···EB3 PC	82 111···				**···40**	3.000 lm	29	3,5
Olisq RWD3 DW 50-830···EB3 PC	82 108···				**···40**	4.800 lm	45	3,5
Olisq RWD3 DW 50-840···EB3 PC	82 114···				**···40**	5.000 lm	45	3,5
Olisq RWD2 DW 20-840···HFS PC	82 010···				**···40**	2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···HFS PC	82 007···				**···40**	3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···HFS PC	82 013···				**···40**	4.000 lm	33	2,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD2 DW 20-830···EB3 PC	82 005···				**···40**	1.900 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···EB3 PC	82 011···				**···40**	2.000 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 40-830···EB3 PC	82 008···				**···40**	3.800 lm	35	2,4
Olisq RWD2 DW 40-840···EB3 PC	82 014···				**···40**	4.000 lm	35	2,4

• IK06 850 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PC-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD3

IP54




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq RWD3 DW 30-8TW···IP54 PC**	82 101···	**···62**				3.000 lm	29	3,2
Olisq RWD3 DW 50-8TW···IP54 PC	82 102···	**···62**				5.000 lm	47	3,2
LED								
Olisq RWD3 DW 30-830···IP54 PC	82 081···		**···51**		**···40**	2.900 lm	26	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···IP54 PC	82 087···		**···51**		**···40**	3.000 lm	26	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···IP54 PC	82 084···		**···51**		**···40**	4.800 lm	42	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···IP54 PC	82 090···		**···51**		**···40**	5.000 lm	42	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq RWD3 DW 30-830···+DMM IP54 PC	82 093···			**···63**		2.900 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+DMM IP54 PC	82 097···			**···63**		3.000 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+DMM IP54 PC	82 095···			**···63**		4.800 lm	43	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+DMM IP54 PC	82 099···			**···63**		5.000 lm	43	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq RWD3 DW 30-830···+DMR IP54 PC	82 094···			**···63**		2.900 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 30-840···+DMR IP54 PC	82 098···			**···63**		3.000 lm	27	3,2
Olisq RWD3 DW 50-830···+DMR IP54 PC	82 096···			**···63**		4.800 lm	43	3,2
Olisq RWD3 DW 50-840···+DMR IP54 PC	82 100···			**···63**		5.000 lm	43	3,2
LED, mit HF-Sensor								
Olisq RWD3 DW 30-830···HFS IP54 PC	82 082···				**···40**	2.900 lm	28	3,1
Olisq RWD3 DW 30-840···HFS IP54 PC	82 088···				**···40**	3.000 lm	28	3,1
Olisq RWD3 DW 50-830···HFS IP54 PC	82 085···				**···40**	4.800 lm	44	3,1
Olisq RWD3 DW 50-840···HFS IP54 PC	82 091···				**···40**	5.000 lm	44	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD3 DW 30-830···EB3 IP54 PC	82 083···				**···40**	2.900 lm	29	3,5
Olisq RWD3 DW 30-840···EB3 IP54 PC	82 089···				**···40**	3.000 lm	29	3,5
Olisq RWD3 DW 50-830···EB3 IP54 PC	82 086···				**···40**	4.800 lm	45	3,5
Olisq RWD3 DW 50-840···EB3 IP54 PC	82 092···				**···40**	5.000 lm	45	3,5
Olisq RWD2 DW 20-840···HFS IP54 PC	81 982···				**···40**	2.000 lm	18	2,1
Olisq RWD2 DW 40-830···HFS IP54 PC	81 979···				**···40**	3.800 lm	33	2,1
Olisq RWD2 DW 40-840···HFS IP54 PC	81 985···				**···40**	4.000 lm	33	2,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD2 DW 20-830···EB3 IP54 PC	81 977···				**···40**	1.900 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 20-840···EB3 IP54 PC	81 983···				**···40**	2.000 lm	20	2,4
Olisq RWD2 DW 40-830···EB3 IP54 PC	81 980···				**···40**	3.800 lm	35	2,4
Olisq RWD2 DW 40-840···EB3 IP54 PC	81 986···				**···40**	4.000 lm	35	2,4

• IK06 850 °C


OLISQ R WD4





Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD4

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq RWD4 DW 40-8TW···**	82 167···	**···62**				4.000 lm	36	4,6
Olisq RWD4 DW 60-8TW···	82 168···	**···62**				6.000 lm	53	4,6
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Olisq RWD4 DW 40-8TW···+CAS	84 009···			**···63**		4.000 lm	36	4,6
Olisq RWD4 DW 40-8TW···+CAS-S	84 051···			**···63**		4.000 lm	36	4,6
Olisq RWD4 DW 60-8TW···+CAS	85 294···			**···63**		6.000 lm	53	4,6
LED								
Olisq RWD4 DW 40-830···	82 147···		**···51**		**···40**	3.800 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···	82 153···		**···51**		**···40**	4.000 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···	82 150···		**···51**		**···40**	5.700 lm	42	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···	82 156···		**···51**		**···40**	6.000 lm	42	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq RWD4 DW 40-830···+DMM	82 159···			**···63**		3.800 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+DMM	82 163···			**···63**		4.000 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+DMM	82 161···			**···63**		5.700 lm	43	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+DMM	82 165···			**···63**		6.000 lm	43	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq RWD4 DW 40-830···+DMR	82 160···			**···63**		3.800 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+DMR	82 164···			**···63**		4.000 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+DMR	82 162···			**···63**		5.700 lm	43	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+DMR	82 166···			**···63**		6.000 lm	43	4,6
LED, mit Casambi-Modul								
Olisq RWD4 DW 40-830···+CAS	84 043···			**···63**		3.800 lm	30	4,6
Olisq RWD4 DW 40-830···+CAS-S	84 085···			**···63**		3.800 lm	30	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+CAS	84 045···			**···63**		4.000 lm	30	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+CAS-S	84 087···			**···63**		4.000 lm	30	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+CAS	85 330···			**···63**		5.700 lm	42	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+CAS-S	85 366···			**···63**		5.700 lm	44	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+CAS	85 332···			**···63**		6.000 lm	42	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+CAS-S	85 368···			**···63**		6.000 lm	44	4,6
LED, mit HF-Sensor								
Olisq RWD4 DW 40-830···HFS	82 148···				**···40**	3.800 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···HFS	82 154···				**···40**	4.000 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···HFS	82 151···				**···40**	5.700 lm	43	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···HFS	82 157···				**···40**	6.000 lm	43	4,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD4 DW 40-830···EB3	82 149···				**···40**	3.800 lm	34	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···EB3	82 155···				**···40**	4.000 lm	34	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···EB3	82 152···				**···40**	5.700 lm	45	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···EB3	82 158···				**···40**	6.000 lm	45	4,6

• IK03 650 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD4

IP54




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq RWD4 DW 40-8TW···IP54**	82 233···	**···62**				4.000 lm	36	4,6
Olisq RWD4 DW 60-8TW···IP54	82 234···	**···62**				6.000 lm	53	4,6
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Olisq RWD4 DW 40-8TW···+CAS IP54	84 010···			**···63**		4.000 lm	36	4,6
Olisq RWD4 DW 40-8TW···+CAS-S IP54	84 052···			**···63**		4.000 lm	36	4,6
Olisq RWD4 DW 60-8TW···+CAS IP54	85 295···			**···63**		6.000 lm	53	4,6
LED								
Olisq RWD4 DW 40-830···IP54	82 213···		**···51**		**···40**	3.800 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···IP54	82 219···		**···51**		**···40**	4.000 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···IP54	82 216···		**···51**		**···40**	5.700 lm	42	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···IP54	82 222···		**···51**		**···40**	6.000 lm	42	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq RWD4 DW 40-830···+DMM IP54	82 225···			**···63**		3.800 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+DMM IP54	82 229···			**···63**		4.000 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+DMM IP54	82 227···			**···63**		5.700 lm	43	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+DMM IP54	82 231···			**···63**		6.000 lm	43	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq RWD4 DW 40-830···+DMR IP54	82 226···			**···63**		3.800 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+DMR IP54	82 230···			**···63**		4.000 lm	31	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+DMR IP54	82 228···			**···63**		5.700 lm	43	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+DMR IP54	82 232···			**···63**		6.000 lm	43	4,6
LED, mit Casambi-Modul								
Olisq RWD4 DW 40-830···+CAS IP54	84 044···			**···63**		3.800 lm	30	4,6
Olisq RWD4 DW 40-830···+CAS-S IP54	84 086···			**···63**		3.800 lm	30	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+CAS IP54	84 046···			**···63**		4.000 lm	30	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+CAS-S IP54	84 088···			**···63**		4.000 lm	30	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+CAS IP54	85 331···			**···63**		5.700 lm	42	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+CAS-S IP54	85 367···			**···63**		5.700 lm	44	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+CAS IP54	85 333···			**···63**		6.000 lm	42	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+CAS-S IP54	85 369···			**···63**		6.000 lm	44	4,6
LED, mit HF-Sensor								
Olisq RWD4 DW 40-830···HFS IP54	82 214···				**···40**	3.800 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···HFS IP54	82 220···				**···40**	4.000 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···HFS IP54	82 217···				**···40**	5.700 lm	43	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···HFS IP54	82 223···				**···40**	6.000 lm	43	4,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Olisq RWD4 DW 40-830···EB3 IP54	82 215···				**···40**	3.800 lm	34	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···EB3 IP54	82 221···				**···40**	4.000 lm	34	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···EB3 IP54	82 218···				**···40**	5.700 lm	45	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···EB3 IP54	82 224···				**···40**	6.000 lm	45	4,6

• IK03 650 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PC-Abdeckwanne in Baugröße WD4

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq RWD4 DW 40-8TW···PC**	82 211···	**···62**				4.000 lm	40	4,6
Olisq RWD4 DW 60-8TW···PC	82 212···	**···62**				6.000 lm	60	4,6

LED							
Olisq RWD4 DW 40-830···PC	82 191···		**···51**	**···40**	3.800 lm	32	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···PC	82 197···		**···51**	**···40**	4.000 lm	32	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···PC	82 194···		**···51**	**···40**	5.700 lm	46	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···PC	82 200···		**···51**	**···40**	6.000 lm	46	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)							
Olisq RWD4 DW 40-830···+DMM PC	82 203···			**···63**	3.800 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+DMM PC	82 207···			**···63**	4.000 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+DMM PC	82 205···			**···63**	5.700 lm	47	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+DMM PC	82 209···			**···63**	6.000 lm	47	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)							
Olisq RWD4 DW 40-830···+DMR PC	82 204···			**···63**	3.800 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+DMR PC	82 208···			**···63**	4.000 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+DMR PC	82 206···			**···63**	5.700 lm	47	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+DMR PC	82 210···			**···63**	6.000 lm	47	4,6
LED, mit HF-Sensor							
Olisq RWD4 DW 40-830···HFS PC	82 192···			**···40**	3.800 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···HFS PC	82 198···			**···40**	4.000 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···HFS PC	82 195···			**···40**	5.700 lm	48	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···HFS PC	82 201···			**···40**	6.000 lm	48	4,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Olisq RWD4 DW 40-830···EB3 PC	82 193···			**···40**	3.800 lm	35	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···EB3 PC	82 199···			**···40**	4.000 lm	35	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···EB3 PC	82 196···			**···40**	5.700 lm	49	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···EB3 PC	82 202···			**···40**	6.000 lm	49	4,6

• IK06 850 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler PC-Abdeckwanne und erhöhter Schutzart IP54 in Baugröße WD4

IP54



Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD8···**	**···ETDD···**	**···ETBLE···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Olisq RWD4 DW 40-8TW···IP54 PC**	82 189···	**···62**				4.000 lm	40	4,6
Olisq RWD4 DW 60-8TW···IP54 PC	82 190···	**···62**				6.000 lm	60	4,6
LED								
Olisq RWD4 DW 40-830···IP54 PC	82 169···		**···51**		**···40**	3.800 lm	32	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···IP54 PC	82 175···		**···51**		**···40**	4.000 lm	32	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···IP54 PC	82 172···		**···51**		**···40**	5.700 lm	46	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···IP54 PC	82 178···		**···51**		**···40**	6.000 lm	46	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)								
Olisq RWD4 DW 40-830···+DMM IP54 PC	82 181···			**···63**		3.800 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+DMM IP54 PC	82 185···			**···63**		4.000 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+DMM IP54 PC	82 183···			**···63**		5.700 lm	47	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+DMM IP54 PC	82 187···			**···63**		6.000 lm	47	4,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)								
Olisq RWD4 DW 40-830···+DMR IP54 PC	82 182···			**···63**		3.800 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···+DMR IP54 PC	82 186···			**···63**		4.000 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···+DMR IP54 PC	82 184···			**···63**		5.700 lm	47	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···+DMR IP54 PC	82 188···			**···63**		6.000 lm	47	4,6
LED, mit HF-Sensor								
Olisq RWD4 DW 40-830···HFS IP54 PC	82 170···				**···40**	3.800 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···HFS IP54 PC	82 176···				**···40**	4.000 lm	33	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···HFS IP54 PC	82 173···				**···40**	5.700 lm	48	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···HFS IP54 PC	82 179···				**···40**	6.000 lm	48	4,6

LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung					
Olisq RWD4 DW 40-830···EB3 IP54 PC	82 171···	**···40**	3.800 lm	35	4,6
Olisq RWD4 DW 40-840···EB3 IP54 PC	82 177···	**···40**	4.000 lm	35	4,6
Olisq RWD4 DW 60-830···EB3 IP54 PC	82 174···	**···40**	5.700 lm	49	4,6
Olisq RWD4 DW 60-840···EB3 IP54 PC	82 180···	**···40**	6.000 lm	49	4,6

• IK06 850 °C

Dekor-Ankleidungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Olisq RWD1 ZDR 1/1 01	82 261 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	0,4
Olisq RWD1 ZDR 1/1 03	82 696 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	0,4
Olisq RWD1 ZDR 1/1 05	82 706 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	0,4
Olisq RWD1 ZDR 1/2 01	82 265 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	0,3
Olisq RWD1 ZDR 1/2 03	82 698 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	0,3
Olisq RWD1 ZDR 1/2 05	82 702 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	0,3
Olisq RWD2 ZDR 1/1 01	82 262 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	0,5
Olisq RWD2 ZDR 1/1 03	82 697 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	0,5
Olisq RWD2 ZDR 1/1 05	82 707 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	0,5
Olisq RWD2 ZDR 1/2 01	82 266 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	0,4
Olisq RWD2 ZDR 1/2 03	82 699 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	0,4
Olisq RWD2 ZDR 1/2 05	82 703 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	0,4
Olisq RWD3 ZDR 1/1 01	82 263 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	0,8
Olisq RWD3 ZDR 1/1 03	82 704 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	0,8
Olisq RWD3 ZDR 1/1 05	82 708 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	0,8
Olisq RWD3 ZDR 1/2 01	82 267 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	0,6
Olisq RWD3 ZDR 1/2 03	82 700 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	0,6
Olisq RWD3 ZDR 1/2 05	82 710 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	0,6
Olisq RWD4 ZDR 1/1 01	82 264 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	1,1
Olisq RWD4 ZDR 1/1 03	82 705 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	1,1
Olisq RWD4 ZDR 1/1 05	82 709 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	1,1
Olisq RWD4 ZDR 1/2 01	82 268 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	0,9
Olisq RWD4 ZDR 1/2 03	82 701 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	0,9
Olisq RWD4 ZDR 1/2 05	82 711 00	Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	0,9

Diebstahlschutz



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Olisq RWD1 ZVF 01	82 258 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,4
Olisq RWD1 ZVF 03	82 690 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,4
Olisq RWD1 ZVF 05	82 693 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,4
Olisq RWD2 ZVF 01	82 259 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,5
Olisq RWD2 ZVF 03	82 691 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,5
Olisq RWD2 ZVF 05	82 694 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,5
Olisq RWD3 ZVF 01	82 260 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,6
Olisq RWD3 ZVF 03	82 692 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,6
Olisq RWD3 ZVF 05	82 695 00	Ummantelung aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.	0,6

Ersatzteile



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LEDM Olisq 180-830-01/R250 Ersatz	82 280 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1··· 830···	0,2
LEDM Olisq 180-840-01/R250 Ersatz	82 281 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1··· 840···	0,2
LEDM Olisq 360-827-865-01/R350 Ersatz	82 277 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2··· TW···	0,3
LEDM Olisq 360-830-01/R350 Ersatz	82 282 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2··· 830···	0,3
LEDM Olisq 360-840-01/R350 Ersatz	82 283 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2··· 840···	0,3
LEDM Olisq 590-827-865-01/R450 Ersatz	82 278 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3··· TW···	0,5
LEDM Olisq 590-830-01/R450 Ersatz	82 284 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3··· 830···	0,5
LEDM Olisq 590-840-01/R450 Ersatz	82 285 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3··· 840···	0,5
LEDM Olisq 870-827-865-01/R550 Ersatz	82 279 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4··· TW···	0,4
LEDM Olisq 870-830-02/R550 Ersatz	82 286 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4··· 830···	0,4
LEDM Olisq 870-840-01/R550 Ersatz	82 287 00	LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4··· 840···	0,4

Halbeinbaugehäuse

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Olisq RWD1 C 01	82 254 00	Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchte Olisq RWD1···	0,5
Olisq RWD2 C 01	82 255 00	Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchte Olisq RWD2···	0,9
Olisq RWD3 C 01	82 256 00	Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchte Olisq RWD3···	1,3
Olisq RWD4 C 01	82 257 00	Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchte Olisq RWD4···	1,7

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Distanzstück Opendo D / 3331 D 01	84 437 00	Abstandhalter für Anbauleuchten. Aufbauhöhe 18 mm. Farbe weiß.	0,1

Sauger




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZSG 40 Sauger	29 305 00	Abziehhilfe für Glasabdeckungen oder Abdeckwannen	0,1

Seilaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Olisq RWD1 ZS DB 3075/1500	82 238 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···ET.	0,6
Olisq RWD1 ZS DB 3075/3000	82 239 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···ET.	0,9
Olisq RWD1 ZS DB 5075/1500	82 240 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···ETDD.	0,6
Olisq RWD1 ZS DB 5075/3000	82 241 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1···ETDD.	0,9
Olisq RWD2 ZS DB 3075/1500	82 242 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···ET.	0,7
Olisq RWD2 ZS DB 3075/3000	82 243 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···ET.	1,0
Olisq RWD2 ZS DB 5075/1500	82 244 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···ETDD.	0,7
Olisq RWD2 ZS DB 5075/3000	82 245 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2···ETDD.	1,0
Olisq RWD3 ZS DB 3075/1500	82 246 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···ET.	1,1
Olisq RWD3 ZS DB 3075/3000	82 247 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···ET.	1,4
Olisq RWD3 ZS DB 5075/1500	82 248 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···ETDD.	1,1
Olisq RWD3 ZS DB 5075/3000	82 249 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3···ETDD.	1,4
Olisq RWD4 ZS DB 3075/3000	82 250 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···ET.	1,2
Olisq RWD4 ZS DB 3075/6000	82 251 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···ET.	1,5
Olisq RWD4 ZS DB 5075/3000	82 252 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···ETDD.	1,2
Olisq RWD4 ZS DB 5075/6000	82 253 00	3-Punkt Seilaufhängungsset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4···ETDD.	1,5



MONDIA G3. FUNKTIONALITÄT IN ZEITLOSEM DESIGN.

- Schnell montiert, wartungsarm, energieeffizient
- Geringe Investitionskosten und schnelle Amortisation
- Flexibel einsetzbar als Decken- oder Wandleuchte, in drei Durchmessern und drei Lichtstrompaketen – schaltbar und dimmbar
- Ideal gleichermaßen für Büro-, Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

www.trilux.com/mondia

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/mondia





Mondia G3

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
1.300 – 3.200 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Bewegungssensor
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Dekor-Ankleidungen

CE IP40

MONDIA G3 WD1






Runde Anbauleuchten mit opaler, sphärisch geformter PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD1

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Mondia G3 K WD1 DW 14-830···**	79 625···	**···51**	**···40**	1.300 lm	11	0,8
Mondia G3 K WD1 DW 14-840···	79 626···	**···51**	**···40**	1.400 lm	11	0,8
LED, mit HF-Sensor						
Mondia G3 K WD1 DW 14-830···+HFS	79 633···		**···40**	1.300 lm	12	0,9
Mondia G3 K WD1 DW 14-840···+HFS	79 634···		**···40**	1.400 lm	12	0,9

• IK03 650 °C





Runde Anbauleuchten mit opaler, sphärisch geformter PC-Abdeckwanne in Baugröße WD1


IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Mondia G3 K WD1 DW 14-830···PC**	79 627···	**···51**	**···40**	1.300 lm	11	0,8
Mondia G3 K WD1 DW 14-840···PC	79 628···	**···51**	**···40**	1.400 lm	11	0,8
LED, mit HF-Sensor						
Mondia G3 K WD1 DW 14-830···+HFS PC	79 635···		**···40**	1.300 lm	13	0,9
Mondia G3 K WD1 DW 14-840···+HFS PC	79 636···		**···40**	1.400 lm	13	0,9

• IK06 650 °C








Runde Anbauleuchten mit opaler, zylindrisch geformter PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD1

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Mondia G3 Z WD1 DW 14-830···**	79 673···	**···51**	**···40**	1.300 lm	11	1,0
Mondia G3 Z WD1 DW 14-840···	79 674···	**···51**	**···40**	1.400 lm	11	1,0
LED, mit HF-Sensor						
Mondia G3 Z WD1 DW 14-830···+HFS	79 681···		**···40**	1.300 lm	12	1,1
Mondia G3 Z WD1 DW 14-840···+HFS	79 682···		**···40**	1.400 lm	12	1,1

• IK03 650 °C




Runde Anbauleuchten mit opaler, zylindrisch geformter, schlagzäher PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD1


IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Mondia G3 Z WD1 DW 14-830···IK**	79 675···	**···51**	**···40**	1.300 lm	11	1,0
Mondia G3 Z WD1 DW 14-840···IK	79 676···	**···51**	**···40**	1.400 lm	11	1,0
LED, mit HF-Sensor						
Mondia G3 Z WD1 DW 14-830···+HFS IK	79 683···		**···40**	1.300 lm	13	1,1
Mondia G3 Z WD1 DW 14-840···+HFS IK	79 684···		**···40**	1.400 lm	13	1,1

• IK07 650 °C




MONDIA G3 WD2





Runde Anbauleuchten mit opaler, sphärisch geformter PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD2

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED							
• **Mondia G3 K WD2 DW 21-830···**	79 641···	**···51**	**···40**		2.000 lm	16	1,4
Mondia G3 K WD2 DW 21-840···	79 642···	**···51**	**···40**		2.100 lm	16	1,4
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G3 K WD2 DW 21-830···	79 653···			**···40**	2.000 lm	16	1,5
Mondia G3 K WD2 DW 21-840···	79 654···			**···40**	2.100 lm	16	1,5
LED, mit HF-Sensor							
Mondia G3 K WD2 DW 21-830···+HFS	79 649···		**···40**		2.000 lm	17	1,5
Mondia G3 K WD2 DW 21-840···+HFS	79 650···		**···40**		2.100 lm	17	1,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Mondia G3 K WD2 DW 21-830···EB3	79 647···		**···40**		2.000 lm	19	1,9
Mondia G3 K WD2 DW 21-840···EB3	79 648···		**···40**		2.100 lm	20	1,9

• IK03 650 °C


Runde Anbauleuchten mit opaler, sphärisch geformter PC-Abdeckwanne in Baugröße WD2


IP40



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED							
• **Mondia G3 K WD2 DW 21-830···PC**	79 643···	**···51**	**···40**		2.000 lm	17	1,4
Mondia G3 K WD2 DW 21-840···PC	79 644···	**···51**	**···40**		2.100 lm	17	1,4
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G3 K WD2 DW 21-830···PC	79 655···			**···40**	2.000 lm	17	1,5
Mondia G3 K WD2 DW 21-840···PC	79 656···			**···40**	2.100 lm	17	1,5
LED, mit HF-Sensor							
Mondia G3 K WD2 DW 21-830···+HFS PC	79 651···		**···40**		2.000 lm	19	1,5
Mondia G3 K WD2 DW 21-840···+HFS PC	79 652···		**···40**		2.100 lm	19	1,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Mondia G3 K WD2 DW 21-830···PC EB3	79 645···		**···40**		2.000 lm	20	1,9
Mondia G3 K WD2 DW 21-840···PC EB3	79 646···		**···40**		2.100 lm	20	1,9


• IK06 650 °C





Runde Anbauleuchten mit opaler, zylindrisch geformter PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD2

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED							
• **Mondia G3 Z WD2 DW 21-830···**	79 689···	**···51**	**···40**		2.000 lm	16	1,6
Mondia G3 Z WD2 DW 21-840···	79 690···	**···51**	**···40**		2.100 lm	16	1,6
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G3 Z WD2 DW 21-830···	79 701···			**···40**	2.000 lm	16	1,7
Mondia G3 Z WD2 DW 21-840···	79 702···			**···40**	2.100 lm	16	1,7
LED, mit HF-Sensor							
Mondia G3 Z WD2 DW 21-830···+HFS	79 697···		**···40**		2.000 lm	17	1,7
Mondia G3 Z WD2 DW 21-840···+HFS	79 698···		**···40**		2.100 lm	17	1,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Mondia G3 Z WD2 DW 21-830···EB3	79 695···		**···40**		2.000 lm	19	2,1
Mondia G3 Z WD2 DW 21-840···EB3	79 696···		**···40**		2.100 lm	19	2,1

• IK03 650 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler, zylindrisch geformter, schlagzäher PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD2


IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED							
• **Mondia G3 Z WD2 DW 21-830···IK**	79 691···	**···51**	**···40**		2.000 lm	17	1,6
Mondia G3 Z WD2 DW 21-840···IK	79 692···	**···51**	**···40**		2.100 lm	17	1,6
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G3 Z WD2 DW 21-830···IK	79 703···			**···40**	2.000 lm	17	1,7
Mondia G3 Z WD2 DW 21-840···IK	79 704···			**···40**	2.100 lm	17	1,7
LED, mit HF-Sensor							
Mondia G3 Z WD2 DW 21-830···+HFS IK	79 699···		**···40**		2.000 lm	19	1,7
Mondia G3 Z WD2 DW 21-840···+HFS IK	79 700···		**···40**		2.100 lm	19	1,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Mondia G3 Z WD2 DW 21-830···IK EB3	79 693···		**···40**		2.000 lm	20	2,1
Mondia G3 Z WD2 DW 21-840···IK EB3	79 694···		**···40**		2.100 lm	20	2,1

• IK07 650 °C

MONDIA G3 WD3






Runde Anbauleuchten mit opaler, sphärisch geformter PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD3

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED							
• **Mondia G3 K WD3 DW 32-830···**	79 657···	**···51**	**···40**		3.000 lm	24	3,5
Mondia G3 K WD3 DW 32-840···	79 658···	**···51**	**···40**		3.200 lm	24	3,5
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G3 K WD3 DW 32-830···	79 669···			**···40**	3.000 lm	24	3,6
Mondia G3 K WD3 DW 32-840···	79 670···			**···40**	3.200 lm	24	3,6
LED, mit HF-Sensor							
Mondia G3 K WD3 DW 32-830···+HFS	79 665···		**···40**		3.000 lm	26	3,6
Mondia G3 K WD3 DW 32-840···+HFS	79 666···		**···40**		3.200 lm	26	3,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Mondia G3 K WD3 DW 32-830···EB3	79 663···		**···40**		3.000 lm	27	4,1
Mondia G3 K WD3 DW 32-840···EB3	79 664···		**···40**		3.200 lm	27	4,1

• IK03 650 °C




Runde Anbauleuchten mit opaler, sphärisch geformter PC-Abdeckwanne in Baugröße WD3


IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED							
• **Mondia G3 K WD3 DW 32-830···PC**	79 659···	**···51**	**···40**		3.000 lm	26	3,5
Mondia G3 K WD3 DW 32-840···PC	79 660···	**···51**	**···40**		3.200 lm	26	3,5
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G3 K WD3 DW 32-830···PC	79 671···			**···40**	3.000 lm	26	3,6
Mondia G3 K WD3 DW 32-840···PC	79 672···			**···40**	3.200 lm	26	3,6
LED, mit HF-Sensor							
Mondia G3 K WD3 DW 32-830···+HFS PC	79 667···		**···40**		3.000 lm	28	3,6
Mondia G3 K WD3 DW 32-840···+HFS PC	79 668···		**···40**		3.200 lm	28	3,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Mondia G3 K WD3 DW 32-830···PC EB3	79 661···		**···40**		3.000 lm	29	4,1
Mondia G3 K WD3 DW 32-840···PC EB3	79 662···		**···40**		3.200 lm	29	4,1

• IK06 650 °C








Runde Anbauleuchten mit opaler, zylindrisch geformter PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD3

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED							
• **Mondia G3 Z WD3 DW 32-830···**	79 705···	**···51**	**···40**		3.000 lm	24	3,7
Mondia G3 Z WD3 DW 32-840···	79 706···	**···51**	**···40**		3.200 lm	24	3,7
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G3 Z WD3 DW 32-830···	79 717···			**···40**	3.000 lm	24	3,8
Mondia G3 Z WD3 DW 32-840···	79 718···			**···40**	3.200 lm	24	3,8
LED, mit HF-Sensor							
Mondia G3 Z WD3 DW 32-830···+HFS	79 713···		**···40**		3.000 lm	26	3,8
Mondia G3 Z WD3 DW 32-840···+HFS	79 714···		**···40**		3.200 lm	26	3,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Mondia G3 Z WD3 DW 32-830···EB3	79 711···		**···40**		3.000 lm	27	4,3
Mondia G3 Z WD3 DW 32-840···EB3	79 712···		**···40**		3.200 lm	27	4,3

• IK03 650 °C

Runde Anbauleuchten mit opaler, zylindrisch geformter, schlagzäher PMMA-Abdeckwanne in Baugröße WD3


IP40



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···	···ET2···		W	≈kg
LED							
• **Mondia G3 Z WD3 DW 32-830···IK**	79 707···	**···51**	**···40**		3.000 lm	26	3,7
Mondia G3 Z WD3 DW 32-840···IK	79 708···	**···51**	**···40**		3.200 lm	26	3,7
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G3 Z WD3 DW 32-830···IK	79 719···			**···40**	3.000 lm	26	3,8
Mondia G3 Z WD3 DW 32-840···IK	79 720···			**···40**	3.200 lm	26	3,8
LED, mit HF-Sensor							
Mondia G3 Z WD3 DW 32-830···+HFS IK	79 715···		**···40**		3.000 lm	28	3,8
Mondia G3 Z WD3 DW 32-840···+HFS IK	79 716···		**···40**		3.200 lm	28	3,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Mondia G3 Z WD3 DW 32-830···IK EB3	79 709···		**···40**		3.000 lm	29	4,3
Mondia G3 Z WD3 DW 32-840···IK EB3	79 710···		**···40**		3.200 lm	29	4,3

• IK07 650 °C

Dekor-Ankleidungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mondia G3 WD1 ZDR 01	81 826 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD1. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	1,6
Mondia G3 WD1 ZDR 03	81 827 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD1. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	1,6
Mondia G3 WD1 ZDR 05	81 828 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD1. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	1,6
Mondia G3 WD2 ZDR 01	81 829 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD2. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	1,6
Mondia G3 WD2 ZDR 03	81 830 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD2. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	1,6
Mondia G3 WD2 ZDR 05	81 831 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD2. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	1,6
Mondia G3 WD3 ZDR 01	81 832 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD3. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.	1,6
Mondia G3 WD3 ZDR 03	81 833 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD3. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau.	1,6
Mondia G3 WD3 ZDR 05	81 834 00	Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD3. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.	1,6



POLARON IQ. PERFEKTES DESIGN FÜR MAXIMALE MÖGLICHKEITEN.

- Der filigrane, perfekt proportionierte Ring fügt sich harmonisch in die Raumarchitektur ein
- Die modular aufgebaute Produktfamilie bietet maximalen Gestaltungsfreiraum durch verschiedene Ringgrößen und Lichtaustritte
- Entsprechendes Zubehör ermöglicht Einbau- oder Halbeinbaumontage
- Die Leuchte ist im Handumdrehen montiert

www.trilux.com/polaroniq



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/polaroniq

POLARON IQ

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



Polaron IQ

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Decke mit Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
900 – 3.100 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 70.000 h


Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Beton-Eingießgehäuse
Einbaugehäuse
Halbeinbaugehäuse

IP40



Lichtaustritt direkt-indirekt oder ausschließlich indirekt




Auch als Einbau- und Halbeinbauleuchte

POLARON IQ WD1/WD1D








Wand- und Deckenanbauleuchten mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße WD1

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **PolaronIQ WD1 LED1000-830···**	63 334···	**···51**	**···40**	900 lm	10,5	1,7
PolaronIQ WD1 LED1000-840···	63 335···	**···51**	**···40**	950 lm	10,5	1,7

• IK05 650 °C




Wand- und Deckenanbauleuchten mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße WD1D

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **PolaronIQ WD1D LED1000-830···**	63 332···	**···51**	**···40**	1.000 lm	10	1,6
PolaronIQ WD1D LED1000-840···	63 333···	**···51**	**···40**	1.050 lm	10	1,6


• IK05 650 °C



POLARON IQ WD2/WD2D








Wand- und Deckenanbauleuchten mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße WD2

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **PolaronIQ WD2 LED2000-830···**	63 338···	**···51**	**···40**	1.700 lm	17	3,2
PolaronIQ WD2 LED2000-840···	63 339···	**···51**	**···40**	1.800 lm	17	3,2
PolaronIQ WD2 LED3000-830···	66 712···	**···51**	**···40**	2.700 lm	27	3,2
PolaronIQ WD2 LED3000-840···	66 713···	**···51**	**···40**	2.800 lm	27	3,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
PolaronIQ WD2 LED2000-830···EB3	64 436···		**···40**	1.700 lm	22	3,9
PolaronIQ WD2 LED2000-840···EB3	64 437···		**···40**	1.800 lm	22	3,9

• IK05 650 °C




Wand- und Deckenanbauleuchten mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße WD2D

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **PolaronIQ WD2D LED2000-830···**	63 336···	**···51**	**···40**	1.900 lm	17	3,1
PolaronIQ WD2D LED2000-840···	63 337···	**···51**	**···40**	2.000 lm	17	3,1
PolaronIQ WD2D LED3000-830···	66 714···	**···51**	**···40**	2.900 lm	27	3,1
PolaronIQ WD2D LED3000-840···	66 715···	**···51**	**···40**	3.100 lm	27	3,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
PolaronIQ WD2D LED2000-830···EB3	64 607···		**···40**	1.900 lm	22	3,8
PolaronIQ WD2D LED2000-840···EB3	64 608···		**···40**	2.000 lm	22	3,8


• IK05 650 °C



POLARON IQ WD1-2








Wand- und Deckenanbauleuchten mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße WD1-2

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **PolaronIQ WD1-2 LED3000-830···**	63 342···	**···51**	**···40**	2.600 lm	27	4,2
PolaronIQ WD1-2 LED3000-840···	63 343···	**···51**	**···40**	2.700 lm	27	4,2

• IK05 650 °C




Wand- und Deckenanbauleuchten mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße WD1-2D


IP40


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **PolaronIQ WD1-2D LED3000-830···**	63 340···	**···51**	**···40**	3.000 lm	27	4,0
PolaronIQ WD1-2D LED3000-840···	63 341···	**···51**	**···40**	3.100 lm	27	4,0


• IK05 650 °C



POLARON IQ W2/W2D








Wandleuchten in Baugröße W2
mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **PolaronIQ W2 LED2000-830···**	63 358···	**···51**	**···40**	1.700 lm	17	2,1
PolaronIQ W2 LED2000-840···	63 359···	**···51**	**···40**	1.800 lm	17	2,1

• IK05 650 °C




Wandleuchten in Baugröße W2D
mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **PolaronIQ W2D LED2000-830···**	63 356···	**···51**	**···40**	1.900 lm	17	2,0
PolaronIQ W2D LED2000-840···	63 357···	**···51**	**···40**	2.000 lm	17	2,0

• IK05 650 °C



Beton-Eingießgehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
PolaronIQ WD2 BE	64 467 00	Beton-Eingießgehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD 2···, WD 1-2···	5,2

Einbaugehäuse




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
PolaronIQ WD1 C1	63 352 00	Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD1/WD1D	1,7
PolaronIQ WD1 C1 MP M73	64 601 00	Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD1/WD1D	2,4
PolaronIQ WD1 C1 MP M84	64 602 00	Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD1/WD1D	2,5
PolaronIQ WD2 C1	63 353 00	Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD2/WD2D, WD1-2/ WD1-2D	2,6
PolaronIQ WD2 C1 MP M73	63 722 00	Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD2/WD2D	4,2
PolaronIQ WD2 C1 MP M84	63 723 00	Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD2/WD2D	4,4

Halbeinbaugehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
PolaronIQ WD1 C	63 354 00	Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD1	1,1
PolaronIQ WD1 C MP M73	64 599 00	Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD1/WD1D	2,0
PolaronIQ WD1 C MP M84	64 600 00	Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD1/WD1D	2,0
PolaronIQ WD2 C	63 355 00	Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D	1,8
PolaronIQ WD2 C MP M73	63 720 00	Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D	3,9
PolaronIQ WD2 C MP M84	63 721 00	Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D	4,1





SOLEGRA. GROSSER AUFTRITT FÜR LICHT UND LEUCHTE.

- Rundleuchte mit reduziertem Design und innovativer Technologie, die sich stilvoll in jede Raumarchitektur einfügt
- Durch die große Lichtaustrittsfläche besonders als Tunable White-Variante geeignet
- CDP-Zubehöre bieten ideale Beleuchtung für Bildschirmarbeitsplätze
- Hoher Variantenreichtum und Individualität durch verschiedene Dekor-Zubehöre (Rahmen) und Montagearten

www.trilux.com/solegra

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/solegra

SOLEGRA

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



Solegra

Montageart
Einbau
Anbau
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Decke mit Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung (WD1, WD2)

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
2.500 – 23.600 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe (via Zubehör)
weiß
silbergrau
schwarz

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Deckenaufhellung bei Anbauvarianten
Einzelbatterie-System, 3 Stunden


Zubehör
Deckenanschlussdosen
Kaschierungen
Pendelaufhängungen
Profilrahmen mit CDP-Abdeckscheibe
Profilrahmen, umlaufend
Seilaufhängungen und Netzzuleitungen

IP20



SOLEGRA






Wand- und Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne in Baugröße WD1


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Solegra WD1 OTA 2600-8TW···**	79 349···	**···62**			2.700 lm	19	3,3
Leuchtenkörper weiß, LED							
Solegra WD1 OTA 2600-830···	71 329···		**···51**	**···40**	2.500 lm	19	3,2
Solegra WD1 OTA 2600-840···	71 330···		**···51**	**···40**	2.600 lm	19	3,2

• IK06 650 °C








Wand- und Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne in Baugröße WD2


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Solegra WD2 OTA 6000-8TW···**	79 350···	**···62**			6.100 lm	43	6,0
Leuchtenkörper weiß, LED							
Solegra WD2 OTA 6000-830···	71 353···		**···51**	**···40**	5.700 lm	43	6,1
Solegra WD2 OTA 6000-840···	71 354···		**···51**	**···40**	6.000 lm	43	6,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Solegra WD2 OTA 6000-840···EB3	71 355···			**···40**	6.000 lm	48	6,5

• IK06 650 °C








Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne in Baugröße D3


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Solegra D3 OTA 12000-8TW···**	79 351···	**···62**			11.700 lm	97	12,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Solegra D3 OTA 13500-830···	71 378···		**···51**	**···40**	12.800 lm	89	11,7
Solegra D3 OTA 13500-840···	71 379···		**···51**	**···40**	13.500 lm	89	11,7

• IK06 650 °C








Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne in Baugröße D4

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Solegra D4 OTA 16000-8TW···**	79 352···	**···62**			15.900 lm	130	21,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
Solegra D4 OTA 24000-830···	71 402···		**···51**	**···40**	22.400 lm	168	19,0
Solegra D4 OTA 24000-840···	71 403···		**···51**	**···40**	23.600 lm	168	19,0

• IK06 650 °C



Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.	0,1

Kaschierungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra D3 ZP C1/C 01	71 323 00	Kaschierung zur Abdeckung der Deckenausschnittkante für Solegra D3···	5,2
Solegra WD1 ZP C1/C 01	71 319 00	Kaschierung zur Abdeckung der Deckenausschnittkante für Solegra WD1···	2,3
Solegra WD2 ZP C1/C 01	71 321 00	Kaschierung zur Abdeckung der Deckenausschnittkante für Solegra WD2···	3,5

Pendelaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra ZS DB 3075/1500	71 313 00	Pendelset für abgehängte Montage. Für Solegra ···ET··· . Länge 1.500 mm.	1,7
Solegra ZS DB 3075/3000	71 315 00	Pendelset für abgehängte Montage. Für Solegra ···ET··· . Länge 3.000 mm.	1,8
Solegra ZS DB 3075/6000	71 317 00	Pendelset für abgehängte Montage. Für Solegra ···ET··· . Länge 6.000 mm.	2,2
Solegra ZS DB 5075/1500	71 314 00	Pendelset für abgehängte Montage. Für Solegra ···ETDD··· . Länge 1.500 mm.	1,7
Solegra ZS DB 5075/3000	71 316 00	Pendelset für abgehängte Montage. Für Solegra ···ETDD··· . Länge 3.000 mm.	1,8
Solegra ZS DB 5075/6000	71 318 00	Pendelset für abgehängte Montage. Für Solegra ···ETDD··· . Länge 6.000 mm.	2,1

Profilrahmen mit CDP-Abdeckscheibe

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra D3 ZP CDP 01	72 083 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe weiß (RAL 9016).	3,7
Solegra D3 ZP CDP 03	72 084 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe silbergrau (RAL 9006).	3,7
Solegra D3 ZP CDP 05	72 085 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe schwarz (RAL 9005).	3,7
Solegra WD1 ZP CDP 01	72 077 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe weiß (RAL 9016).	1,1
Solegra WD1 ZP CDP 03	72 078 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,1
Solegra WD1 ZP CDP 05	72 079 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe schwarz (RAL 9005).	1,1
Solegra WD2 ZP CDP 01	72 080 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe weiß (RAL 9016).	2,0
Solegra WD2 ZP CDP 03	72 081 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe silbergrau (RAL 9006).	2,0
Solegra WD2 ZP CDP 05	72 082 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Farbe schwarz (RAL 9005).	2,0

Profilrahmen, umlaufend

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra D3 ZP 01	71 718 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe weiß (RAL 9016).	1,4
Solegra D3 ZP 03	71 719 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,4
Solegra D3 ZP 05	71 720 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe schwarz (RAL 9005).	1,4
Solegra D4 ZP 01	71 721 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe weiß (RAL 9016).	1,8
Solegra D4 ZP 03	71 722 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,8
Solegra D4 ZP 05	71 723 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe schwarz (RAL 9005).	1,8
Solegra WD1 ZP 01	71 712 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe weiß (RAL 9016).	0,6
Solegra WD1 ZP 03	71 713 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,6
Solegra WD1 ZP 05	71 714 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe schwarz (RAL 9005).	0,6
Solegra WD2 ZP 01	71 715 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe weiß (RAL 9016).	0,9
Solegra WD2 ZP 03	71 716 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,9
Solegra WD2 ZP 05	71 717 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Farbe schwarz (RAL 9005).	0,9

Seilaufhängungen und Netzzuleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra ZS A 3075/1500	71 307 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung. Für Solegra ···ET··· . Länge 1.500 mm.	0,4
Solegra ZS A 3075/3000	71 309 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung. Für Solegra ···ET··· . Länge 3.000 mm.	0,5
Solegra ZS A 3075/6000	71 311 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung. Für Solegra ···ET··· . Länge 6.000 mm.	0,9
Solegra ZS A 5075/1500	71 308 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung. Für Solegra ···ETDD··· . Länge 1.500 mm.	0,6
Solegra ZS A 5075/3000	71 310 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung. Für Solegra ···ETDD··· . Länge 3.000 mm.	0,7
Solegra ZS A 5075/6000	71 312 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung. Für Solegra ···ETDD··· . Länge 6.000 mm.	1,4



ACURO. INS RECHTE LICHT GERÜCKT.

- Weiches Licht in voller Harmonie durch feinstrukturierte opale Wanne sorgt für ansprechende Beleuchtung
- Hocheffiziente Leistungsdaten mit bis zu 125 lm/W
- Uneingeschränkte Nutzung in der Installationszone 2 in sanitären Anlagen
- Auch als Tunable White-Variante erhältlich


www.trilux.com/acuro

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/acuro





Elegant und filigran



Individuelle Lösungen

Acuro

Montageart
Anbau

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
950 – 2.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß
chrom


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

IP20 IP40

ACURO



TW




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler Abdeckung und LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Acuro LED2000-8TW···01**	79 336···	**···62**	2.000 lm	15	3,2

• IK02 650 °C




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler Abdeckung

IP40


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Acuro LED1000nw···01**	60 648···	**···40**	1.000 lm	8	1,4
Acuro LED1000ww···01	60 641···	**···40**	950 lm	8	1,4

• IK02 650 °C










Wand- und Spiegelleuchten mit opaler Abdeckung und integriertem Tastschalter

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Acuro S LED1000nw···01**	60 650···	**···40**	1.000 lm	8	1,5
Acuro S LED1000ww···01	60 643···	**···40**	950 lm	8	1,5

• IK02 650 °C



Wand- und Spiegelleuchten mit opaler Abdeckung und integriertem Tastschalter, verchromt

IP40


LED					
• **Acuro S LED1000nw···04**	60 653···	**···40**	1.000 lm	8	1,5
Acuro S LED1000ww···04	60 646···	**···40**	950 lm	8	1,5

• IK02 650 °C

ACURO








Wand- und Spiegelleuchten mit opaler Abdeckung und integrierter Schutzkontaktsteckdose

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Acuro St LED1000nw···01**	60 649···	**···40**	1.000 lm	8	1,7
Acuro St LED1000ww···01	60 642···	**···40**	950 lm	8	1,7

• IK02 650 °C




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler Abdeckung und integrierter Schutzkontaktsteckdose, verchromt

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Acuro St LED1000nw···04**	60 652···	**···40**	1.000 lm	8	1,7
Acuro St LED1000ww···04	60 645···	**···40**	950 lm	8	1,7

• IK02 650 °C




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler Abdeckung, integrierter Schutzkontaktsteckdose und Tastschalter

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Acuro St-S LED1000nw···01**	60 651···	**···40**	1.000 lm	8	1,7
Acuro St-S LED1000ww···01	60 644···	**···40**	950 lm	8	1,7

• IK02 650 °C




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler Abdeckung, integrierter Schutzkontaktsteckdose und Tastschalter, verchromt

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Acuro St-S LED1000nw···04**	60 654···	**···40**	1.000 lm	8	1,7
Acuro St-S LED1000ww···04	60 647···	**···40**	950 lm	8	1,7

• IK02 650 °C



Kopfstücke



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Acuro ZKS 04	60 494 00	Kopfstücke aus Kunststoff, verchromt. Werkzeuglose Montage. 1 Paar.	0,1



665. UNKOMPLIZIERT WIE IMMER. EFFIZIENT WIE NIE ZUVOR.

- Optimal auf die Anforderungen im Standard-Sanitärbereich ausgerichtet – von der IP-Klasse bis zum Leuchtenmaß
- Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße
- Sachliches Design mit planen Kopfstücken

www.trilux.com/665

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/665





665

Montageart
Anbau

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
1.100 – 2.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß
chrom


Betriebsart
schaltbar (ET)

IP40


665



Baugröße 600 mm



Baugröße 1.200 mm




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler PMMA-Abdeckung in Baugröße 600 mm

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **6651 LED1100-830···**	66 890···	**···40**	1.100 lm	11	1,4
6651 LED1100-840···	66 891···	**···40**	1.200 lm	11	1,4
LED, mit integriertem Schalter					
6651 S LED1100-830···	66 892···	**···40**	1.100 lm	11	1,4
6651 S LED1100-840···	66 893···	**···40**	1.200 lm	11	1,4

• IK02 650 °C




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler PMMA-Abdeckung in Baugröße 1.200 mm

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **6651 LED2100-830···**	66 898···	**···40**	2.300 lm	20	2,4
6651 LED2100-840···	66 899···	**···40**	2.400 lm	22	2,4


• IK02 650 °C




665



Baugröße 600 mm



Baugröße 1.200 mm




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler PMMA-Abdeckung und Kopfstücken im Chromdesign in Baugröße 600 mm

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **6651 C LED1100-830···**	66 894···	**···40**	1.100 lm	11	1,4
6651 C LED1100-840···	66 895···	**···40**	1.200 lm	11	1,4
LED, mit integriertem Schalter					
6651 C-S LED1100-830···	66 896···	**···40**	1.100 lm	11	1,4
6651 C-S LED1100-840···	66 897···	**···40**	1.200 lm	11	1,4

• IK02 650 °C




Wand- und Spiegelleuchten mit opaler PMMA-Abdeckung und Kopfstücken im Chromdesign in Baugröße 1.200 mm

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **6651 C LED2100-830···**	66 900···	**···40**	2.300 lm	22	2,4
6651 C LED2100-840···	66 901···	**···40**	2.400 lm	22	2,4

• IK02 650 °C





SANESCA. LICHT UND LEICHTIGKEIT FÜR DIE PFLEGE.

- Einsetzbar als reine Wandleuchte oder mit Funktionsmodul über dem Patientenbett
- Modularer Aufbau ermöglicht Integration von Steckdosen, Daten-Modulen, Schwesternruf und weiteren Funktionen
- Human Centric Lighting, kombiniert mit bewährter Produktqualität, sorgt für eine nutzungsgerechte Ausleuchtung inklusive Wohlfühl- und Gesundheitsfaktor
- Ideale, energie- und kosteneffiziente Beleuchtungslösung für den Leichtpflegebereich

www.trilux.com/sanesca

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/sanesca





Höchste Flexibilität und Funktionalität



Sanesca

Montageart
Anbau

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
1.900 – 4.700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß
silbergrau

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Raum- und Nachtlicht
Lese-/Untersuchungslicht
Wippschalter
Zugschalter
Steckdose

IP40

SANESCA








Wandleuchten
mit indirekt strahlendem Raumlicht

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Sanesca W1 LED2000-830···01**	63 718···		···40	1.900 lm	18	3,9
Sanesca W1 LED2000-830···01	63 718···	···51		1.900 lm	18	3,9
Sanesca W1 LED2000-840···01	63 372···		···40	2.000 lm	18	3,9
Sanesca W1 LED2000-840···01	63 372···	···51		2.000 lm	18	3,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Sanesca W1 LED2000-830···03	63 719···		···40	1.900 lm	18	3,9
Sanesca W1 LED2000-830···03	63 719···	···51		1.900 lm	20	3,9
Sanesca W1 LED2000-840···03	63 373···		···40	2.000 lm	18	3,9
Sanesca W1 LED2000-840···03	63 373···	···51		2.000 lm	18	3,9


• IK06 650 °C



Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raumlicht
und direkt strahlendem Leselicht

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Sanesca W2 5000-8TW···/ET 830 01**	79 317···	···62			4.700 lm	34	4,7
Sanesca W2 5000-8TW···/ET 840 01	79 319···	···62			4.700 lm	34	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED							
Sanesca W2 LED2600-830···01	63 374···			···40	2.500 lm	19	4,4
Sanesca W2 LED2600-830···01	63 374···		···51		2.500 lm	19	4,4
Sanesca W2 LED2600-840···01	63 375···			···40	2.600 lm	19	4,4
Sanesca W2 LED2600-840···01	63 375···		···51		2.600 lm	19	4,4
Sanesca W2 LED5000-830···01	68 899···			···40	4.400 lm	31	4,4
Sanesca W2 LED5000-830···01	68 899···		···51		4.400 lm	31	4,4
Sanesca W2 LED5000-840···01	68 900···			···40	4.500 lm	31	4,4
Sanesca W2 LED5000-840···01	68 900···		···51		4.900 lm	33	4,4




Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
Sanesca W2 5000-8TW···/ET 830 03	79 318···	**···62**			4.700 lm	34	4,7
Sanesca W2 5000-8TW···/ET 840 03	79 320···	**···62**			4.700 lm	34	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Sanesca W2 LED2600-830···03	63 376···			**···40**	2.500 lm	19	4,4
Sanesca W2 LED2600-830···03	63 376···		**···51**		2.500 lm	19	4,4
Sanesca W2 LED2600-840···03	63 377···			**···40**	2.600 lm	19	4,4
Sanesca W2 LED2600-840···03	63 377···		**···51**		2.600 lm	19	4,4
Sanesca W2 LED5000-830···03	68 901···			**···40**	4.400 lm	31	4,4
Sanesca W2 LED5000-830···03	68 901···		**···51**		4.400 lm	31	4,4
Sanesca W2 LED5000-840···03	68 902···			**···40**	4.500 lm	31	4,4
Sanesca W2 LED5000-840···03	68 902···		**···51**		4.500 lm	31	4,4

• IK06 650 °C

Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raum- und Nachtlicht und direkt strahlendem Leselicht

IP40




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Sanesca W3 LED5000-830···01**	68 903···		**···40**	4.400 lm	31	4,5
Sanesca W3 LED5000-830···01	68 903···	**···51**		4.400 lm	31	4,5
Sanesca W3 LED5000-840···01	68 904···		**···40**	4.500 lm	31	4,5
Sanesca W3 LED5000-840···01	68 904···	**···51**		4.500 lm	31	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Sanesca W3 LED5000-830···03	68 905···		**···40**	4.400 lm	31	4,5
Sanesca W3 LED5000-830···03	68 905···	**···51**		4.400 lm	31	4,5
Sanesca W3 LED5000-840···03	68 906···		**···40**	4.500 lm	31	4,5
Sanesca W3 LED5000-840···03	68 906···	**···51**		4.500 lm	31	4,5

• IK06 650 °C








Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raum- und Nachtlicht und direkt strahlendem Leselicht mit Wippschalter und Steckdose

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Sanesca W3-S1/R LED5000-830···01**	68 907···		**···40**	4.400 lm	31	5,9
Sanesca W3-S1/R LED5000-830···01	68 907···	**···51**		4.400 lm	31	5,9
Sanesca W3-S1/R LED5000-840···01	68 908···		**···40**	4.500 lm	31	5,9
Sanesca W3-S1/R LED5000-840···01	68 908···	**···51**		4.500 lm	31	5,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Sanesca W3-S1/R LED5000-830···03	68 909···		**···40**	4.400 lm	31	5,9
Sanesca W3-S1/R LED5000-830···03	68 909···	**···51**		4.400 lm	31	5,9
Sanesca W3-S1/R LED5000-840···03	68 910···		**···40**	4.500 lm	31	5,9
Sanesca W3-S1/R LED5000-840···03	68 910···	**···51**		4.500 lm	31	5,9

• IK06 650 °C




Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raum- und Nachtlicht und direkt strahlendem Leselicht mit Zugschalter und Steckdose


IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Sanesca W3-S2/R LED5000-830···01**	68 911···		**···40**	4.400 lm	31	5,9
Sanesca W3-S2/R LED5000-830···01	68 911···	**···51**		4.400 lm	31	5,9
Sanesca W3-S2/R LED5000-840···01	68 912···		**···40**	4.500 lm	31	5,9
Sanesca W3-S2/R LED5000-840···01	68 912···	**···51**		4.500 lm	34	5,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Sanesca W3-S2/R LED5000-830···03	68 913···		**···40**	4.400 lm	31	5,9
Sanesca W3-S2/R LED5000-830···03	68 913···	**···51**		4.400 lm	31	5,9
Sanesca W3-S2/R LED5000-840···03	68 914···		**···40**	4.500 lm	46	5,9
Sanesca W3-S2/R LED5000-840···03	68 914···	**···51**		4.500 lm	33	5,9

• IK06 650 °C








Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raum- und Nachtlicht und direkt strahlendem Lese-/Untersuchungslicht

IP40

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
• **Sanesca W4-L20/R LED5300-830···03**	64 977···	**···40**	4.400 lm	32	6,3

• IK06 650 °C





POLARON IQ H. PERFEKTES DESIGN FÜR MAXIMALE MÖGLICHKEITEN.

- Der filigrane, perfekt proportionierte Ring fügt sich harmonisch in die Raumarchitektur ein
- Bei der Pendelleuchte entfällt die separate Zuleitung – die Stromversorgung erfolgt über die filigranen Seilaufhängungen
- Sie ist wahlweise als Einbau-, Halbeinbau-, Anbau- oder Pendelleuchte mit direkt-indirektem oder ausschließlich indirektem Lichtaustritt erhältlich und kann als Wand oder Deckenleuchte montiert werden


www.trilux.com/polaroniq

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/polaroniq





Der Ring als perfekte Form



Auch als Einbau-, Halbeinbau- und Wandleuchte

Polaron IQ H

Montageart
Hänge

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
1.700 – 2.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zubehör
Befestigungszubehör


IP40

POLARON IQ H H2/H2D










Hängeleuchten mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße H2

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, Seillänge 1,0 m						
• **PolaronIQ H2 LED2000-830···1,0m**	63 346···	**···51**	**···40**	1.700 lm	17	3,4
PolaronIQ H2 LED2000-840···1,0m	63 347···	**···51**	**···40**	1.800 lm	17	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED, Seillänge 2,0 m						
PolaronIQ H2 LED2000-830···2,0m	63 350···	**···51**	**···40**	1.700 lm	17	3,4
PolaronIQ H2 LED2000-840···2,0m	63 351···	**···51**	**···40**	1.800 lm	17	3,4

• IK05 650 °C




Hängeleuchten mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße H2D

IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, Seillänge 1,0 m						
• **PolaronIQ H2D LED2000-830···1,0m**	63 344···	**···51**	**···40**	1.900 lm	17	3,5
PolaronIQ H2D LED2000-840···1,0m	63 345···	**···51**	**···40**	2.000 lm	17	3,5
Leuchtenkörper weiß, LED, Seillänge 2,0 m						
PolaronIQ H2D LED2000-830···2,0m	63 348···	**···51**	**···40**	1.900 lm	17	3,5
PolaronIQ H2D LED2000-840···2,0m	63 349···	**···51**	**···40**	2.000 lm	17	3,5

• IK05 650 °C



Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
PolaronIQ H2 C1	64 438 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken	2,2
PolaronIQ H2 C1 MP M73	64 439 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in Systemdecken. Mit verstärkter Auflageplatte. Systemmaß 600.	3,0
PolaronIQ H2 C1 MP M84	64 440 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken. Mit verstärkter Auflageplatte. Systemmaß 625.	3,0


KITZRACE Club



PARELIA. ACHSPARALLELES LICHT IM GLEICHKLANG MIT DER ARCHITEKTUR.

- Besonders geeignet für bauachsenparallele Lichtkonzepte im Gleichklang mit der Architektur
- Keine Reflexblendung durch den geteilten direkten Lichtanteil, auch bei einer Montage zentral über dem Schreibtisch, ideal geeignet für neue Medien
- Blendfreies Licht durch hohen Indirektanteil von bis zu 80 %
- Attraktives Design mit seitlich laufender Lichtlinie

www.trilux.com/parelia-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/parelia-led



Parelia

Montageart
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Baugröße
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
Einzelleuchte: 13.700 lm
Lichtbandmitte: 12.200 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

Connectivity
LiveLink-fähig
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung


Zubehör
Deckenanschlussdosen
Deckenanschlussdosen mit LiveLink

IP20




PARELIA





Hängeleuchten mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie – Ausführung als Einzelleuchte/Lichtbandanfang

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Parelia H-L 13000-8TW···01**	70 096···	**···62**		13.200 lm	89	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED						
Parelia H-L 13000-830···01	70 088···		**···51**	13.100 lm	79	6,7
Parelia H-L 13000-840···01	70 089···		**···51**	13.700 lm	79	6,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
Parelia H-L 13000-840···+LLWS 01	70 094···		**···51**	13.700 lm	81	6,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Parelia H-L 13000-8TW···03	70 097···	**···62**		13.200 lm	89	7,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor						
Parelia H-L 13000-8TW···+LLWS 03	70 964···	**···62**		13.200 lm	92	7,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Parelia H-L 13000-830···03	70 090···		**···51**	13.100 lm	79	6,7
Parelia H-L 13000-840···03	70 091···		**···51**	13.700 lm	79	6,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Sensor						
Parelia H-L 13000-840···+LLWS 03	70 095···		**···51**	13.700 lm	81	6,7

• IK02 650 °C

Hängeleuchten mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie – Ausführung als Lichtbandmitte

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Parelia H-LM 11500-8TW···01**	70 107···	**···62**		11.800 lm	78	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED						
Parelia H-LM 11500-830···01	70 099···		**···51**	11.600 lm	69	5,0
Parelia H-LM 11500-840···01	70 100···		**···51**	12.200 lm	69	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
Parelia H-LM 11500-840···+LLWS 01	70 105···		**···51**	12.200 lm	71	5,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Parelia H-LM 11500-8TW···03	70 108···	**···62**		11.800 lm	78	5,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor						
Parelia H-LM 11500-8TW···+LLWS 03	70 965···	**···62**		11.800 lm	81	5,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Parelia H-LM 11500-830···03	70 101···		**···51**	11.600 lm	69	5,0
Parelia H-LM 11500-840···03	70 102···		**···51**	12.200 lm	69	5,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Sensor						
Parelia H-LM 11500-840···+LLWS 03	70 106···		**···51**	12.200 lm	71	5,0

• IK02 650 °C

Deckenanschlussdosen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
ZAA/03	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6
ZAR+LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006). Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6



SO-TUBE H. INDUSTRIAL STYLE MEETS NEW WORK.

- Der robuste Charme des Designs fügt sich ideal in Büro-Landschaften im industriellen Stil ein
- Moderne LED-Technologie mit linearem Lichtdesign und einer runden Lichtaustrittsfläche
- Vielfältige Montagearten eröffnen kreative Gestaltungsmöglichkeiten

www.trilux.com/so-tube-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/so-tube-led



So-Tube H

Montageart
Hänge

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
7.800 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K - 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

Connectivity
LiveLink WiFi-fähig

Zubehör
Anschlussleitungen
Deckenanschlussdosen
Deckenanschlussdosen mit LiveLink
Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi
Verbindungsleitungen

IP20




Schellen unterstreichen das Industriedesign



Auch als Anbauleuchte

Produkttabellen siehe Kapitel „Anbauleuchten", ab Seite 322



LUNEXO H. DAS KLÜGERE LICHT FÜR MEHR KOMFORT.

- Herausragende Lichtqualität durch homogene Lichtaustrittsfläche mit umlaufender Lichtkante
- Räume werden in sanftes Licht getaucht und optisch aufgewertet
- Perfekt steuerbare Lichtgestaltung von vollautomatisch mit Tageslicht-, Präsenzerfassung und Smart Device-Verbindung bis hin zu manueller Bedienung
- Für das individuelle Wohlbefinden lassen sich Lichtfarbe und -intensität sowie direkter und indirekter Lichtanteil getrennt regeln

www.trilux.com/lunexo

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lunexo

LUNEXO H

HÄNGELEUCHTEN



Lunexo H

Montageart
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Baugröße
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
6.500 – 8.800 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung


Zubehör
Deckenanschlussdosen
Deckenanschlussdosen mit LiveLink

IP20




LUNEXO H H1





Hängeleuchten mit innenliegender Mikroprismatik CDP-I und sichtbarer Lichtkante in Baugröße H1

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Lunexo H1 CDP-I 6500-8TW···01**	77 919···	**···62**		6.500 lm	68	8,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Lunexo H1 CDP-I 6500-8TW···+LLWM 01	77 921···	**···62**		6.500 lm	70	8,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller						
Lunexo H1 CDP-I 6500-8TW···+LLWC 01	77 922···	**···62**		6.500 lm	70	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor						
Lunexo H1 CDP-I 6500-8TW···+LLWS 01	69 798···	**···62**		6.500 lm	68	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···01	68 253···		**···51**	6.300 lm	59	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···01	68 254···		**···51**	6.600 lm	59	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWM 01	68 261···		**···51**	6.300 lm	62	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWM 01	68 262···		**···51**	6.600 lm	62	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWC 01	68 263···		**···51**	6.300 lm	61	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWC 01	68 264···		**···51**	6.600 lm	61	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWS 01	69 793···		**···51**	6.300 lm	61	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWS 01	69 794···		**···51**	6.600 lm	61	9,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Lunexo H1 CDP-I 6500-8TW···03	77 920···	**···62**		6.500 lm	68	8,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···03	68 255···		**···51**	6.300 lm	59	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···03	68 256···		**···51**	6.600 lm	59	9,0

• IK03 650 °C


Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
ZAA/03	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2


LUNEXO H H2





Hängeleuchten mit innenliegender Mikroprismatik CDP-I und sichtbarer Lichtkante in Baugröße H2

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Lunexo H2 CDP-I 8800-8TW···01**	77 923···	**···62**		8.800 lm	81	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Lunexo H2 CDP-I 8800-8TW···+LLWM 01	77 925···	**···62**		8.800 lm	82	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller						
Lunexo H2 CDP-I 8800-8TW···+LLWC 01	77 926···	**···62**		8.800 lm	82	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor						
Lunexo H2 CDP-I 8800-8TW···+LLWS 01	69 797···	**···62**		8.800 lm	82	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···01	68 257···		**···51**	8.300 lm	73	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···01	68 258···		**···51**	8.700 lm	73	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWM 01	68 265···		**···51**	8.300 lm	75	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWM 01	68 266···		**···51**	9.000 lm	75	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWC 01	68 267···		**···51**	8.300 lm	75	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWC 01	68 268···		**···51**	9.000 lm	75	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWS 01	69 795···		**···51**	8.300 lm	76	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWS 01	69 796···		**···51**	9.000 lm	76	10,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Lunexo H2 CDP-I 8800-8TW···03	77 924···	**···62**		8.800 lm	81	10,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···03	68 259···		**···51**	8.300 lm	73	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···03	68 260···		**···51**	9.000 lm	73	10,5

• IK03 650 °C

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6
ZAR+LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006). Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6



CREAVO H. DAS ZUKUNFTSGERICHTETE LICHT.

- Hohe Effizienz und Lichtqualität dank ConVision® Technologie
- Limiter in drei verschiedenen Farben für unterschiedliche Lichtwirkungen ohne Einwirkung auf die Lichtverteilungskurve sowie Individualisierung auf Anfrage
- Hochwertiges Material und exzellente Verarbeitung wie einen Körper aus Stahlblech

www.trilux.com/creavo-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/creavo-led



Creavo H

Montageart
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Baugröße
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit (auch in UGR16)
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
4.600 - 8.900 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L90 = 50.000 h
L80 = 90.000 h

Leuchtenfarbe
weiß mit Limiter in anthrazit
weiß mit Limiter in weiß
weiß mit Limiter in schwarz

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Beacon für Location Based Services

Zubehör
Kopfstücke ohne Funktion
Lichtbandkupplungen
Deckenanschlussdosen
Deckenanschlussdosen mit LiveLink
Seilabhängungen
Anschlussleitungen
Durchgangsverdrahtungen

CE IP20




Unterschiedliche Abstrahlcharakteristika



Auch als Einbau- und Anbauvariante


CREAVO H H2





Hängeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Baugröße H2

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß						
• **Creavo H2-L LW16-03 46-840···01**	77 351···	**···51**	**···40**	4.600 lm	33	5,8
Creavo H2-L LW16-03 71-840···01	77 365···	**···51**	**···40**	7.100 lm	51	5,8

• IK03 650 °C

Hängeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Baugröße H2

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo H2-L LW19-03 46-8TW···01**	77 362···	**···62**			4.600 lm	45	6,0
Creavo H2-L LW19-03 62-8TW···01	77 376···	**···62**			6.200 lm	60	6,0
Leuchtenkörper weiß							
Creavo H2-L LW19-03 46-830···01	77 352···		**···51**	**···40**	4.400 lm	33	5,8
Creavo H2-L LW19-03 46-840···01	77 353···		**···51**	**···40**	4.600 lm	33	5,8
Creavo H2-L LW19-03 46-930···01	77 360···		**···51**		4.400 lm	37	5,8
Creavo H2-L LW19-03 46-940···01	77 361···		**···51**		4.600 lm	37	5,8
Creavo H2-L LW19-03 71-830···01	77 366···		**···51**	**···40**	6.700 lm	51	5,8
Creavo H2-L LW19-03 71-840···01	77 367···		**···51**	**···40**	7.100 lm	51	5,8
Creavo H2-L LW19-03 71-930···01	77 374···		**···51**		6.700 lm	55	5,8
Creavo H2-L LW19-03 71-940···01	77 375···		**···51**		7.100 lm	55	5,8
Leuchtenkörper weiß, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
Creavo H2-L LW19-03 46-840···X3 01	77 355···		**···51**		4.600 lm	33	6,3
Creavo H2-L LW19-03 71-840···X3 01	77 369···		**···51**		7.100 lm	51	6,3
Leuchtenkörper weiß, mit LiveLink Sensor							
Creavo H2-L LW19-03 46-840···X4 01	77 356···		**···51**		4.600 lm	35	6,0
Creavo H2-L LW19-03 71-840···X4 01	77 370···		**···51**		7.100 lm	53	6,0
Leuchtenkörper weiß, mit Beacon							
Creavo H2-L LW19-03 46-840···X7 01	77 359···		**···51**		4.600 lm	35	6,0
Creavo H2-L LW19-03 71-840···X7 01	77 373···		**···51**		7.100 lm	53	6,0
Leuchtenkörper weiß, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Creavo H2-L LW19-03 46-840···EB3 01	77 354···		**···51**		4.600 lm	36	6,1
Creavo H2-L LW19-03 71-840···EB3 01	77 368···		**···51**		7.100 lm	54	6,1

• IK03 650 °C

Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind auch mit weißen und schwarzen Limitern erhältlich.

CREAVO H H3






Hängeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 16 in Baugröße H3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Creavo H3-L LW16-03 58-840···01**	77 379···	**···51**	**···40**	5.800 lm	42	7,0
Creavo H3-L LW16-03 89-840···01	77 393···	**···51**	**···40**	8.900 lm	63	7,0

• IK03 650 °C




Hängeleuchten mit Lichtelementen aus Linsensystemen und Limitern mit Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Baugröße H3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **Creavo H3-L LW19-03 58-8TW···01**	77 390···	**···62**			5.800 lm	56	7,2
Creavo H3-L LW19-03 83-8TW···01	77 404···	**···62**			8.300 lm	81	7,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
Creavo H3-L LW19-03 58-830···01	77 380···		**···51**	**···40**	5.500 lm	42	7,0
Creavo H3-L LW19-03 58-840···01	77 381···		**···51**	**···40**	5.800 lm	42	7,0
Creavo H3-L LW19-03 58-930···01	77 388···		**···51**		5.500 lm	48	7,0
Creavo H3-L LW19-03 58-940···01	77 389···		**···51**		5.800 lm	48	7,0
Creavo H3-L LW19-03 89-830···01	77 394···		**···51**	**···40**	8.500 lm	63	7,0
Creavo H3-L LW19-03 89-840···01	77 395···		**···51**	**···40**	8.900 lm	63	7,0
Creavo H3-L LW19-03 89-930···01	77 402···		**···51**		8.500 lm	71	7,0
Creavo H3-L LW19-03 89-940···01	77 403···		**···51**		8.900 lm	71	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
Creavo H3-L LW19-03 58-840···X3 01	77 383···		**···51**		5.800 lm	42	7,5
Creavo H3-L LW19-03 89-840···X3 01	77 397···		**···51**		8.900 lm	63	7,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
Creavo H3-L LW19-03 58-840···X4 01	77 384···		**···51**		5.800 lm	44	7,2
Creavo H3-L LW19-03 89-840···X4 01	77 398···		**···51**		8.900 lm	65	7,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Beacon							
Creavo H3-L LW19-03 58-840···X7 01	77 387···		**···51**		5.800 lm	44	7,2
Creavo H3-L LW19-03 89-840···X7 01	77 401···		**···51**		8.900 lm	65	7,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Creavo H3-L LW19-03 58-840···EB3 01	77 382···		**···51**		5.800 lm	45	7,3
Creavo H3-L LW19-03 89-840···EB3 01	77 396···		**···51**		8.900 lm	66	7,3

• IK03 650 °C



Anschlussleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo H ZZT 315/1000	77 716 00	Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 3-adrige Ausführung, 1.000 mm.	0,2
Creavo H ZZT 315/2000	77 717 00	Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 3-adrige Ausführung, 2.000 mm.	0,3
Creavo H ZZT 515/1000	77 718 00	Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 5-adrige Ausführung, 1.000 mm.	0,5
Creavo H ZZT 515/2000	77 719 00	Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 5-adrige Ausführung, 2.000 mm.	0,7
Creavo H ZZT 715/1000	77 720 00	Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 7-adrige Ausführung, 1.000 mm.	0,6
Creavo H ZZT 715/2000	77 721 00	Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 7-adrige Ausführung, 2.000 mm.	0,7

Deckenanschlussdosen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo D/H ZDV 315 L1	77 710 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3-adrig. Für Leuchtenlänge D/H2.	0,4
Creavo D/H ZDV 315 L2	77 711 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3-adrig. Für Leuchtenlänge D/H3.	0,4
Creavo D/H ZDV 515 L1	77 712 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5-adrig. Für Leuchtenlänge D/H3.	0,5
Creavo D/H ZDV 515 L2	77 713 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5-adrig. Für Leuchtenlänge D/H3.	0,5
Creavo D/H ZDV 715 L1	77 714 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 7-adrig. Für Leuchtenlänge D/H2.	0,5
Creavo D/H ZDV 715 L2	77 715 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 7-adrig. Für Leuchtenlänge D/H3.	0,6

Lichtbandverbinder




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Creavo H ZLK 01	77 722 00	Lichtbandverbinder für abgehängte Leuchten, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)	0,3

Seilabhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceos / Creavo H ZST/2000	70 197 00	Y-Seilabhängung für Abhängelängen bis 2.000 mm	0,1



LUCEOS H. MODULARES MULTITALENT FÜR BÜRO UND BILDUNG.

- Flächiges, blendfreies Licht
- Variantenreich durch modularen Aufbau
- Einfach aufsteckbare Kopfstücke mit Zusatzfunktionen wie Sensorik oder Notlicht
- Als Lichtbandversion mit durchgehender Lichtaustrittsfläche
- Flexibel positionierbare Seilaufhängung für einfache Sanierung

www.trilux.com/luceos-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/luceos-led



Luceos H

Montageart
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Baugröße
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit
direkt-indirekt
wallwasher

Leuchtenlichtstrom
4.000 – 8.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L90 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

Connectivity
LiveLink-fähig
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
CO_2-Sensor zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit

Zubehör
Deckenanschlussdosen
Deckenanschlussdosen mit LiveLink
Knotenpunkte
Knotenpunktkupplungen
Kopfstücke ohne Funktion
Kopfstücke mit Zusatzfunktion
Lichtbandkupplungen
Lichtbandkupplungen mit Zusatzfunktion
Seilabhängungen
Anschlussleitungen

IP20





Auch als Anbauleuchte

Produkttabellen siehe Kapitel „Anbauleuchten", ab Seite 332



OPENDO H. LICHT AUF LEISTUNGSKURS.

- Hochwertiges flächiges Licht für Bildungswesen und Büro
- Schnelle Lichtband-Installation dank Durchgangsverdrahtung mit nur einer Einspeisung
- Varianten mit integrierter Tageslicht- und Präsenzsteuerung oder Notlichtfunktion
- Nachträgliche Entnahme des Betriebsgerätes ohne großen Aufwand im Bedarfsfall

www.trilux.com/opendo-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/opendo-led

OPENDO H

HÄNGELEUCHTEN



Auch als Anbau- und Einbauleuchte erhältlich



Opendo H

Montageart
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Baugröße
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
1.900 – 6.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi integriert


Zusatzausstattung
LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
CO_2-Sensor zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit
Multilumen

Zubehör
Wannenabzieher
Anschlussleitungen
Blindmodule
Deckenanschlussdosen
Deckenanschlussdosen mit LiveLink
Durchgangsverdrahtungen
Kopfstücke
Lichtbandkupplungen
Seilabhängungen

IP20


OPENDO H H1





Hängeleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abdeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe in Baugröße H1

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Opendo H1-L PW19 53-8TW···01**	81 035···	**···62**				5.300 lm	42	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo H1-L PW19 53-8TW···+CAS 01	84 139···			**···63**		5.300 lm	42	4,5
Opendo H1-L PW19 53-8TW···+CAS-S 01	84 193···			**···63**		5.300 lm	42	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED								
Opendo H1-L PW19 53-830···01	77 478···		**···51**		**···40**	5.000 lm	43	4,2
Opendo H1-L PW19 53-840···01	77 477···		**···51**		**···40**	5.300 lm	43	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom								
Opendo H1-L PW19 20-53/6/ML-830···01	81 050···				**···40**	1.900 lm - 5.000 lm	16 - 43	4,2
Opendo H1-L PW19 20-53/6/ML-840···01	81 049···				**···40**	2.000 lm - 5.300 lm	16 - 43	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
Opendo H1-L PW19 53-830···+CAS 01	84 109···			**···63**		5.000 lm	43	4,2
Opendo H1-L PW19 53-830···+CAS-S 01	84 163···			**···63**		5.000 lm	43	4,7
Opendo H1-L PW19 53-840···+CAS 01	84 111···			**···63**		5.300 lm	43	4,2
Opendo H1-L PW19 53-840···+CAS-S 01	84 165···			**···63**		5.300 lm	43	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung								
Opendo H1-L PW19 53-840···+EB3 01	77 485···		**···51**			5.300 lm	46	5,0


• IK03 650 °C

Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

OPENDO H H1/H2








Hängeleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abdeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe und LiveLink in Baugröße H1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor					
• **Opendo H1-L PW19 53-830···+LLWM 01**	77 605···	**···51**	5.000 lm	45	4,4
Opendo H1-L PW19 53-840···+LLWM 01	77 481···	**···51**	5.300 lm	45	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor					
Opendo H1-L PW19 53-830···+LLWS 01	77 613···	**···51**	5.000 lm	43	4,4
Opendo H1-L PW19 53-840···+LLWS 01	77 482···	**···51**	5.300 lm	43	4,4

• IK03 650 °C




Hängeleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abdeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe und CO_2-Sensor in Baugröße H1

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit integriertem Kohlendioxid-Sensor					
• **Opendo H1-L PW19 53-840···+CO_2 01**	77 486···	**···51**	5.300 lm	44	4,4


• IK03 650 °C



Hängeleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abdeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe in Baugröße H2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **Opendo H2-L PW19 57-8TW···01**	81 037···	**···62**				5.700 lm	45	4,9
Opendo H2-L PW19 64-8TW···01	81 038···	**···62**				6.400 lm	49	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
Opendo H2-L PW19 57-8TW···+CAS 01	84 141···			**···63**		5.700 lm	45	4,9
Opendo H2-L PW19 57-8TW···+CAS-S 01	84 195···			**···63**		5.700 lm	45	4,9
Opendo H2-L PW19 64-8TW···+CAS 01	84 143···			**···63**		6.400 lm	49	4,9
Opendo H2-L PW19 64-8TW···+CAS-S 01	84 197···			**···63**		6.400 lm	49	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED								
Opendo H2-L PW19 57-830···01	77 494···		**···51**		**···40**	5.400 lm	46	4,9
Opendo H2-L PW19 57-840···01	77 493···		**···51**		**···40**	5.700 lm	46	4,9
Opendo H2-L PW19 64-830···01	77 657···		**···51**		**···40**	6.100 lm	52	4,9
Opendo H2-L PW19 64-840···01	77 656···		**···51**		**···40**	6.400 lm	52	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom								
Opendo H2-L PW19 20-64/6/ML-830···01	81 054···				**···40**	2.000 lm - 6.100 lm	18 - 51	4,9
Opendo H2-L PW19 20-64/6/ML-840···01	81 053···				**···40**	2.100 lm - 6.400 lm	18 - 51	4,9




Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
Opendo H2-L PW19 57-830···+CAS 01	84 113···		**···63**	5.400 lm	46	4,9
Opendo H2-L PW19 57-830···+CAS-S 01	84 167···		**···63**	5.400 lm	46	4,2
Opendo H2-L PW19 57-840···+CAS 01	84 115···		**···63**	5.700 lm	46	4,9
Opendo H2-L PW19 57-840···+CAS-S 01	84 169···		**···63**	5.700 lm	46	4,2
Opendo H2-L PW19 64-830···+CAS 01	84 117···		**···63**	6.100 lm	52	4,9
Opendo H2-L PW19 64-830···+CAS-S 01	84 171···		**···63**	6.100 lm	52	4,9
Opendo H2-L PW19 64-840···+CAS 01	84 119···		**···63**	6.400 lm	52	4,9
Opendo H2-L PW19 64-840···+CAS-S 01	84 173···		**···63**	6.400 lm	52	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Opendo H2-L PW19 57-840···+EB3 01	77 501···	**···51**		5.700 lm	49	5,7
Opendo H2-L PW19 64-840···+EB3 01	77 666···	**···51**		6.400 lm	56	5,7

• IK03 650 °C

Hängeleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abdeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe und LiveLink in Baugröße H2

IP20

	Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
•	**Opendo H2-L PW19 57-830···+LLWM 01**	77 607···	**···51**	5.400 lm	48	5,1
	Opendo H2-L PW19 57-840···+LLWM 01	77 497···	**···51**	5.700 lm	48	5,1
	Opendo H2-L PW19 64-830···+LLWM 01	77 661···	**···51**	6.100 lm	54	5,1
	Opendo H2-L PW19 64-840···+LLWM 01	77 660···	**···51**	6.400 lm	54	5,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
	Opendo H2-L PW19 57-830···+LLWS 01	77 615···	**···51**	5.400 lm	46	5,1
	Opendo H2-L PW19 57-840···+LLWS 01	77 498···	**···51**	5.700 lm	46	5,1
	Opendo H2-L PW19 64-830···+LLWS 01	77 663···	**···51**	6.100 lm	54	5,1
	Opendo H2-L PW19 64-840···+LLWS 01	77 662···	**···51**	6.400 lm	52	5,1




• IK03 650 °C

Hängeleuchten mit raumseitig glatter, opaler PMMA-Abdeckung und innen liegender, mikroprismatischer Abdeckscheibe und CO_2-Sensor in Baugröße H2

IP20

	Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit integriertem Kohlendioxid-Sensor						
•	**Opendo H2-L PW19 57-840···+CO_2 01**	77 502···	**···51**	5.700 lm	47	5,1
	Opendo H2-L PW19 64-840···+CO_2 01	77 667···	**···51**	6.400 lm	53	5,1



• IK03 650 °C

Abzieher



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630S Sauger	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

Anschlussleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo H ZZT 315/1000	77 535 00	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Leitungslänge: 1.000 mm.	0,1
Opendo H ZZT 315/2000	77 536 00	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Leitungslänge: 2.000 mm.	0,2
Opendo H ZZT 515/1000	77 537 00	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Leitungslänge: 1.000 mm.	0,2
Opendo H ZZT 515/2000	77 538 00	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Leitungslänge: 2.000 mm.	0,3
Opendo H ZZT 715/1000	77 539 00	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 7-adrige Ausführung, Leitungslänge: 1.000 mm.	0,2
Opendo H ZZT 715/2000	77 540 00	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 7-adrige Ausführung, Leitungslänge: 2.000 mm.	0,4

Blindmodule



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo H-L BL L150 01	80 449 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	3,1
Opendo H-L BL L150 01 +CO_2	80 467 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	3,3
Opendo H-L BL L150 01 +LLWS	80 455 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1.408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	3,2
Opendo H-L BL L60 01	80 445 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,5
Opendo H-L BL L60 01 +CO_2	80 463 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,6
Opendo H-L BL L60 01 +LLWS	80 451 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 565,3 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,6
Opendo H-L BL L75 01	80 447 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,8
Opendo H-L BL L75 01 +CO_2	80 465 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,9
Opendo H-L BL L75 01 +LLWS	80 453 00	Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 704,1 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm.	1,9

Deckenanschlussdosen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,2

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D/H ZDV 315 L1	77 529 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H1 sowie Leuchte D1/H1 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75.	0,1
Opendo D/H ZDV 315 L2	77 530 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D2/H2. Bei dieser Kombination muss die Durchgangsverdrahtung abgelängt werden.	0,1
Opendo D/H ZDV 515 L1	77 531 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H1 sowie Leuchte D1/H1 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75.	0,1
Opendo D/H ZDV 515 L2	77 532 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D2/H2. Bei dieser Kombination muss die Durchgangsverdrahtung abgelängt werden.	0,1
Opendo D/H ZDV 715 L1	77 533 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 7-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H1 sowie Leuchte D1/H1 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75.	0,2
Opendo D/H ZDV 715 L2	77 534 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 7-adrig. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D2/H2. Bei dieser Kombination muss die Durchgangsverdrahtung abgelängt werden.	0,2

Ersatzteile


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D1/H1 DWW 830 LE Ersatz	78 104 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D1/H1 DWW 840 LE Ersatz	78 105 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 830 f LLWS LE Ersatz	78 090 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 830 LE Ersatz	78 088 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 840 f CO_2 LE Ersatz	78 095 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 840 f EB3 LE Ersatz	78 094 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 840 f LLWS LE Ersatz	78 093 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D1/H1 PW19 840 LE Ersatz	78 091 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,1
Opendo D2/H2 DWW 830 LE Ersatz	78 106 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,6
Opendo D2/H2 DWW 840 LE Ersatz	78 107 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,6
Opendo D2/H2 PW19 830 f LLWS LE Ersatz	78 098 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,6
Opendo D2/H2 PW19 830 LE Ersatz	78 096 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,6
Opendo D2/H2 PW19 840 f CO_2 LE Ersatz	78 103 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,6
Opendo D2/H2 PW19 840 f EB3 LE Ersatz	78 102 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,6
Opendo D2/H2 PW19 840 f LLWS LE Ersatz	78 101 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,6
Opendo D2/H2 PW19 840 LE Ersatz	78 099 00	Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo D/H1 DWW 830···	2,6

Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D/H ZKS N 01	79 721 00	Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo D/H ZLK 01	77 541 00	Lichtbandkupplung zur Gliederung eines Lichtbands von Anbau- und Hängeleuchten, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,2
Opendo D/H1 ZLK SAN 01	80 419 00	Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 77 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.	0,5
Opendo D/H2 ZLK SAN 01	81 027 00	Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 95 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.	0,6

Montagezubehör




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Distanzstück Opendo D / 3331 D 01	84 437 00	Abstandhalter für Anbauleuchten. Aufbauhöhe 18 mm. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).	0,1

Seilabhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Opendo H ZST/2000	77 555 00	Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis 2.000 mm	0,1



SOLVAN FLOW H. DAS ALLROUND-TALENT FÜR MEHR PLANUNGSFREIHEIT.

- Direkte und indirekte Lichtanteile sorgen für optimale Raumwirkung. Eine innovative, seitlich leicht umgreifende Optik erzeugt eine sanfte Deckenaufhellung
- Projektkonforme Lichtstrompakete und anwendungsspezifische optische Systeme für bereichsübergreifende Beleuchtungskonzepte, als Lichtband oder Einzelleuchte
- Vollintegrierte Lichtmanagementsysteme oder Notlichtkomponenten bleiben auch bei anspruchsvollen Aufgabenstellungen dezent im Hintergrund
- Dank ihres modularen Baukastenprinzips lässt sich die Solvan Flow mit wenigen Handgriffen schnell und weitestgehend werkzeuglos montieren

www.trilux.com/solvan-flow

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/solvan-flow



Solvan Flow H

Montageart
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Baugröße
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit
mittel-breit
wallwasher
direkt-indirekt

Leuchtenlichtstrom
5.300 – 6.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Casambi integriert

Zusatzausstattung
LiveLink LLWM, LLWS
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Zubehör
Abzieher
Anschlussleitungen
Deckenanschlussdosen
Durchgangsverdrahtungen
Kopfstücke
Lichtbandkupplungen
Seilaufhängungen
Blindelemente

IP20




Flächiges Licht dank CDP-I-Optik



Auch als Einbau- und Anbauvariante

SOLVAN FLOW H H2/H3






Hängeleuchten mit innen liegender Mikroprismatik (CDP-I) in Baugröße H2


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow H2-L CDP-I 6400-8TW···01**	74 291···	**···62**				6.400 lm	53	5,4
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow H2-L CDP-I 64-8TW···+CAS 01	85 068···			**···63**		6.400 lm	53	5,4
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow H2-L CDP-I 6300-830···01	73 584···		**···51**		**···40**	6.300 lm	47	4,7
SFlow H2-L CDP-I 6300-840···01	73 582···		**···51**		**···40**	6.300 lm	47	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow H2-L CDP-I 63-830···+CAS 01	84 373···			**···63**		6.000 lm	47	4,8
SFlow H2-L CDP-I 63-840···+CAS 01	84 374···			**···63**		6.300 lm	47	4,8

• IK03 650 °C








Hängeleuchten mit innen liegender Mikroprismatik (CDP-I) in Baugröße H3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow H3-L CDP-I 6400-8TW···LLWM 01**	74 294···	**···62**			6.400 lm	56	5,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow H3-L CDP-I 6400-8TW···LLWS 01	74 293···	**···62**			6.400 lm	56	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow H3-L CDP-I 64-8TW···+CAS-S 01	85 083···			**···63**	6.400 lm	56	5,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow H3-L CDP-I 6300-840···LLWM 01	73 592···		**···51**		6.300 lm	49	5,0




Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
SFlow H3-L CDP-I 6300-840···LLWS 01	73 591···	**···51**		6.300 lm	48	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
SFlow H3-L CDP-I 63-830···+CAS-S 01	84 419···		**···63**	6.000 lm	48	5,3
SFlow H3-L CDP-I 63-840···+CAS-S 01	84 420···		**···63**	6.300 lm	48	5,3

• IK03 650 °C






Hängeleuchten mit Micro Reflector Technology (MRW) in Baugröße H2


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow H2-L MRW LED6400-8TW···01**	79 195···	**···62**				5.500 lm	49	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow H2-L MRW LED6400-830···01	68 984···		**···51**		**···40**	6.000 lm	44	4,2
SFlow H2-L MRW LED6400-840···01	68 986···		**···51**		**···40**	6.300 lm	44	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow H2-L MRW 64-830···+CAS 01	84 379···			**···63**		6.100 lm	44	4,4
SFlow H2-L MRW 64-840···+CAS 01	84 380···			**···63**		6.400 lm	44	4,4

• IK03 650 °C








Hängeleuchten mit Micro Reflector Technology (MRW) in Baugröße H3


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow H3-L MRW LED6400-8TW···LLWM 01**	79 215···	**···62**			5.500 lm	51	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow H3-L MRW LED6400-8TW···LLWS 01	79 217···	**···62**			5.500 lm	50	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow H3-L MRW LED6400-840···LLWM 01	69 173···		**···51**		6.300 lm	46	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow H3-L MRW LED6400-840···LLWS 01	69 176···		**···51**		6.300 lm	46	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow H3-L MRW 64-830···+CAS-S 01	84 425···			**···63**	6.100 lm	46	4,4
SFlow H3-L MRW 64-840···+CAS-S 01	84 426···			**···63**	6.400 lm	46	4,4

• IK03 650 °C








Hängeleuchten mit Micro Reflector Technology und Diffusorscheibe (MRWD) in Baugröße H2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow H2-L MRWD LED6400-8TW···01**	79 189···	**···62**				5.600 lm	52	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow H2-L MRWD 64-8TW···+CAS 01	85 072···			**···63**		6.400 lm	52	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow H2-L MRWD LED6400-830···01	68 988···		**···51**		**···40**	6.000 lm	48	4,2
SFlow H2-L MRWD LED6400-840···01	68 990···		**···51**		**···40**	6.300 lm	48	4,2




Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
SFlow H2-L MRWD 64-830···+CAS 01	84 383···		**···63**	6.100 lm	44	4,4
SFlow H2-L MRWD 64-840···+CAS 01	84 384···		**···63**	6.400 lm	44	4,4


• IK03 650 °C





Hängeleuchten mit Micro Reflector Technology und Diffusorscheibe (MRWD) in Baugröße H3


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow H3-L MRWD LED6400-8TW···LLWM 01**	79 219···	**···62**			5.600 lm	54	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow H3-L MRWD LED6400-8TW···LLWS 01	79 221···	**···62**			5.600 lm	53	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow H3-L MRWD 64-8TW···+CAS-S 01	85 087···			**···63**	6.400 lm	54	6,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
SFlow H3-L MRWD LED6400-840···LLWM 01	69 174···		**···51**		6.300 lm	50	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor							
SFlow H3-L MRWD LED6400-840···LLWS 01	69 177···		**···51**		6.300 lm	50	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow H3-L MRWD 64-830···+CAS-S 01	84 429···			**···63**	6.100 lm	46	4,4
SFlow H3-L MRWD 64-840···+CAS-S 01	84 430···			**···63**	6.400 lm	46	4,4

• IK03 650 °C






Hängeleuchten mit Micro Reflector Technology (MRX) in Baugröße H2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung								
• **SFlow H2-L MRX LED6400-8TW···01**	79 190···		**···62**			5.500 lm	49	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul								
SFlow H2-L MRX 64-8TW···+CAS 01	85 071···			**···63**		6.400 lm	49	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED								
SFlow H2-L MRX LED6400-830···01	68 994···		**···51**		**···40**	6.000 lm	44	4,2
SFlow H2-L MRX LED6400-840···01	68 996···		**···51**		**···40**	6.300 lm	44	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul								
SFlow H2-L MRX 64-830···+CAS 01	84 387···			**···63**		6.100 lm	44	4,5
SFlow H2-L MRX 64-840···+CAS 01	84 388···			**···63**		6.400 lm	44	4,5

• IK03 650 °C





Hängeleuchten mit Micro Reflector Technology (MRX) in Baugröße H3

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor							
• **SFlow H3-L MRX LED6400-8TW···LLWM 01**	79 191···		**···62**		5.500 lm	51	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Sensor							
SFlow H3-L MRX LED6400-8TW···LLWS 01	79 225···		**···62**		5.500 lm	50	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit Casambi-Modul							
SFlow H3-L MRX 64-8TW···+CAS-S 01	85 086···			**···63**	6.400 lm	51	6,4


Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
SFlow H3-L MRX LED6400-840···LLWM 01	69 172···	**···51**		6.300 lm	46	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
SFlow H3-L MRX LED6400-840···LLWS 01	69 175···	**···51**		6.300 lm	46	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
SFlow H3-L MRX 64-830···+CAS-S 01	84 433···		**···63**	6.100 lm	46	4,5
SFlow H3-L MRX 64-840···+CAS-S 01	84 434···		**···63**	6.400 lm	46	4,5

• IK03 650 °C








Hängeleuchten mit Linsentechnik und Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA (LW19) in Baugröße H2

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow H2-L LW19 6400-830···01**	75 737···	**···51**		**···40**	6.400 lm	43	4,2
SFlow H2-L LW19 6400-840···01	75 736···	**···51**		**···40**	6.400 lm	43	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul							
SFlow H2-L LW19 64-830···+CAS 01	84 377···		**···63**		6.100 lm	44	4,5
SFlow H2-L LW19 64-840···+CAS 01	84 378···		**···63**		6.400 lm	44	4,4

• IK03 650 °C

Hängeleuchten mit Linsentechnik und Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA (LW19) in Baugröße H3

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink WiFi Controller und Sensor						
• **SFlow H3-L LW19 6400-840···LLWM 01**	75 739···	**···51**		6.400 lm	45	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Casambi-Modul						
SFlow H3-L LW19 64-830···+CAS-S 01	84 423···		**···63**	6.100 lm	46	4,5
SFlow H3-L LW19 64-840···+CAS-S 01	84 424···		**···63**	6.400 lm	46	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Sensor						
SFlow H3-L LW19 6400-840···LLWS 01	75 738···	**···51**		6.400 lm	44	4,4


• IK03 650 °C

Abzieher



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630S Sauger	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Anschlussleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow H ZZT/315/1000	68 918 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H···ET. Länge 1.000 mm.	0,1
SFlow H ZZT/315/2000	68 919 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H···ET. Länge 2.000 mm.	0,2
SFlow H ZZT/515/1000	68 920 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H···ETDD / ···ET+EB3. Länge 1.000 mm.	0,2
SFlow H ZZT/515/2000	68 921 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H···ETDD / ···ET+EB3. Länge 2.000 mm.	0,3
SFlow H ZZT/715/1000	69 184 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H···ETDD···EB3 / UR. Länge 1.000 mm.	0,2
SFlow H ZZT/715/2000	69 185 00	Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H···ETDD···EB3 / UR. Länge 2.000 mm.	0,4

Blindabdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow H-L B L560 01	73 610 00	Blindabdeckung für Solvan Flow abgehängte Lichtbandanwendungen. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, 45 mm.	1,6
SFlow H-L B-H L560 01	73 605 00	Blindabdeckung für Solvan Flow abgehängte Lichtbandanwendungen. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 100 mm, 70 mm.	1,6

Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WiFi Controller



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,6

Alle Produkte dieser Doppelseite sind zusätzlich in der Farbe silbergrau erhältlich.

Durchgangsverdrahtungen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZDV 315 L2	68 228 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm², für Solvan Flow H2/H3···ET···	0,1
SFlow ZDV 515 L2	68 229 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm², für Solvan Flow H2/H3···ETDD···	0,1
SFlow ZDV 515 LiveLink	69 189 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm², für Solvan Flow H3···LL···ETDD···	0,2

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow D/H ZKS 01	68 923 00	Kopfstücke aus PMMA. Für Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H.	0,1
SFlow D/H ZKS-H 01	73 600 00	Kopfstücke aus PMMA. Für Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H··· CDP-I, Farbe weiß.	0,1

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow H ZLK	68 922 00	Lichtbandkupplung für Solvan Flow H	0,1

Seilaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZS1P 2000 Seilaufhängung	56 389 00	1-Punkt Seilaufhängung. Für Abhängelängen bis 2.000 mm.	0,1



VARISTO. LICHTKONTUR IM RAUM.

- Pendelleuchten aus Aluminiumprofil als markante Eyecatcher, die Verkaufsräume optisch transformieren und Raumzonen betonen
- Die Leuchten sind in runden und quadratischen Formen erhältlich, die sich flexibel als Solitär oder in Mustern gruppieren lassen
- Lichtströme von 6.000 lm bis 15.000 lm, mit Größen von 600 mm bis 1.500 mm Durchmesser für runde und bis zu 1.460 mm Seitenlänge für quadratische Leuchten
- Verfügbar in den Lichtfarben warmweiß (830) und neutralweiß (840) für eine stimmige Raumatmosphäre
- Ideal für Eingangsbereiche, Aktionsflächen und Lounges, wo sie als weithin sichtbare, schwebende Formen besondere Bereiche betonen

www.trilux.com/varisto

VARISTO

HÄNGELEUCHTE



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/varisto



Varisto
Varisto Square

Montageart
Hänge

Funktionen
Grundbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
6.000 – 15.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schaltbar (ET)

CE IP20

VARISTO







Pendelleuchte
in runder Bauform 600

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
Varisto600 6000-830 S07···01	94 510···	**···40**	5.555 lm	51	5,6
Varisto600 6000-840 S09···01	94 512···	**···40**	5.785 lm	51	5,6
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Varisto600 6000-830 S07···05	94 511···	**···40**	5.555 lm	51	5,6
Varisto600 6000-840 S09···05	94 513···	**···40**	5.785 lm	51	5,6









Pendelleuchte
in runder Bauform 1000

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
Varisto1000 10000-830 S07···01	94 514···	**···40**	9.720 lm	89	12,0
Varisto1000 10000-840 S09···01	94 516···	**···40**	10.120 lm	89	12,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Varisto1000 10000-830 S07···05	94 515···	**···40**	9.720 lm	89	12,0
Varisto1000 10000-840 S09···05	94 517···	**···40**	10.120 lm	89	12,0








Pendelleuchte
in runder Bauform 1500


IP20

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
Varisto1500 15000-830 S07···01	94 518···	**···40**	14.575 lm	134	18,0
Varisto1500 15000-840 S09···01	94 520···	**···40**	15.185 lm	134	18,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Varisto1500 15000-830 S07···05	94 519···	**···40**	14.575 lm	134	18,0
Varisto1500 15000-840 S09···05	94 521···	**···40**	15.185 lm	134	18,0



VARISTO SQUARE







Pendelleuchte
in quadratischer Bauform 630

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
VaristoSQ630 6000-830···01	94 498···	**···40**	5.665 lm	54	6,5
VaristoSQ630 6000-840···01	94 500···	**···40**	5.920 lm	54	6,5
Leuchtenkörper schwarz, LED					
VaristoSQ630 6000-830···05	94 499···	**···40**	5.665 lm	54	6,5
VaristoSQ630 6000-840···05	94 501···	**···40**	5.920 lm	54	6,5









Pendelleuchte
in quadratischer Bauform 1050

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
VaristoSQ1050 10000-830···01	94 502···	**···40**	9.915 lm	95	15,0
VaristoSQ1050 10000-840···01	94 504···	**···40**	10.355 lm	95	15,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
VaristoSQ1050 10000-830···05	94 503···	**···40**	9.915 lm	95	15,0
VaristoSQ1050 10000-840···05	94 505···	**···40**	10.355 lm	95	15,0








Pendelleuchte
in quadratischer Bauform 1460

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
VaristoSQ1460 15000-830···01	94 506···	**···40**	14.160 lm	136	22,0
VaristoSQ1460 15000-840···01	94 508···	**···40**	14.795 lm	136	22,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
VaristoSQ1460 15000-830···05	94 507···	**···40**	14.160 lm	136	22,0
VaristoSQ1460 15000-840···05	94 509···	**···40**	14.795 lm	136	22,0



Seilabhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3	96 520 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe weiß.	0.7
ZS/3/1500 H11-05 Buchse GST18/3	96 521 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe schwarz.	0.7
ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3	96 453 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe weiß.	0.25
ZS/3/1500 H3-05 Buchse GST18/3	96 454 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe schwarz.	0.25
ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3	85 006 00	3-Punkt Seilaufhängungset. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücken. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe weiß.	0.76
ZS/3/3000 H11-05 Buchse GST18/3	85 007 00	3-Punkt Seilaufhängungset. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücken. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe schwarz.	0.76
ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3	96 455 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe weiß.	0.33
ZS/3/3000 H3-05 Buchse GST18/3	96 456 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe schwarz.	0.33
ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3	96 522 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe weiß.	0.76
ZS/3/6000 H11-05 Buchse GST18/3	96 523 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe schwarz.	0.76
ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3	96 457 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe weiß.	0.41
ZS/3/6000 H3-05 Buchse GST18/3	96 458 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe schwarz.	0.41
ZS/4/1500 Pendels-01 Buchse GST15I5	96 459 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe weiß.	0.25
ZS/4/1500 Pendels-05 Buchse GST15I5	96 460 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe schwarz.	0.25
ZS/4/3000 Pendels-01 Buchse GST15I5	85 025 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. 4-Punkt Seilaufhängungset. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücke. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe weiß.	0.25
ZS/4/3000 Pendels-05 Buchse GST15I5	85 026 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. 4-Punkt Seilaufhängungset. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücke. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe schwarz.	0.25
ZS/4/6000 Pendels-01 Buchse GST15I5	96 461 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe weiß.	0.25
ZS/4/6000 Pendels-05 Buchse GST15I5	96 462 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Varisto. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe schwarz.	0.25



IN.VOLA. DEKORATIVES ELEMENT.

- Pendelleuchten als Komponente einer ganzheitlichen Retailbeleuchtung
- Glasschirme in zwei Formen: Kugelsegment oder Kegelsegment
- Schirme in Standardfarben bzw. individuellen Wunschfarben erhältlich
- Anpassungsfähig und flexibel durch E27 Fassung, die mit entsprechenden Leuchtmitteln bestückt werden kann

www.trilux.com/invola

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/invola





Auch für Rail (Stucchi) und Nordic erhältlich

In.Vola

Montageart
Hänge

Funktionen
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Lampenleistung
max. 60 W

Leuchtenschirme
Kugel, Kegel
Rauchglas, weiß matt

Leuchtenfarbe
schwarz

Betriebsart
E27

CE IP20

IN.VOLA



Dekorative Pendelleuchte
mit E27 Fassung zum Einsatz in die Stromschiene

IP20

Bezeichnung	TOC	E27	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED			
In.V 3P E27 max60W L1,5 05	60 000 202···	**···10**	0,4
In.V 3P E27 max60W L3,0 05	60 000 203···	**···10**	0,4

Dekorative Pendelleuchte
mit E27 Fassung und Deckenanschlussdose

IP20

Bezeichnung	TOC	E27	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED			
In.V H3 E27 max60W L1,5 05	60 000 204···	**···10**	0,4
In.V H3 E27 max60W L3,0 05	60 000 205···	**···10**	0,4
In.V H3-01 E27 max60W L1,5 05	60 000 206···	**···10**	0,4
In.V H3-01 E27 max60W L3,0 05	60 000 207···	**···10**	0,4

Dekorative Pendelleuchte
mit E27 Fassung zum Einbau für Deckenausschnitt Ø 130 mm

IP20


Bezeichnung	TOC	E27	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED			
In.V H19 E27 max60W L1,5 05	60 000 228···	**···10**	0,4
In.V H19 E27 max60W L3,0 05	60 000 229···	**···10**	0,4
In.V H19-01 E27 max60W L1,5 05	60 000 230···	**···10**	0,4
In.V H19-01 E27 max60W L3,0 05	60 000 231···	**···10**	0,4

Leuchtenschirme



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
In.V Kon Rauchglas beigegrau transpa glz	94 158 00	Kegelförmiger Leuchtenschirm für In.Vola Pendelleuchte in der Ausführung Rauchglas beigegrau	0,8
In.V Kon verkehrsweiß translu matt/05	94 157 00	Kegelförmiger Leuchtenschirm für In.Vola Pendelleuchte in der Ausführung Mattglas weiß.	0,8
In.V Kug Rauchglas beigegrau transpa glz	94 156 00	Kugelförmiger Leuchtenschirm für In.Vola Pendelleuchte in der Ausführung Rauchglas beigegrau.	1,0
In.V Kug verkehrsweiß translu matt/05	94 155 00	Kugelförmiger Leuchtenschirm für In.Vola Pendelleuchte in der Ausführung Mattglas weiß.	1,1





LORETO. GROSSZÜGIGE LICHTFLÄCHEN – RUND ODER VIERECKIG.

- Pendelleuchten mit großzügigen runden, quadratischen oder rechteckigen Lichtaustrittsflächen, zum Beispiel als Blickfang in Malls oder Eingangsbereichen
- Bis zu 11.000 lm (Loreto Square) bzw. 10.000 lm (Loreto)
- Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K oder Tunable White für dynamische Lichtstimmungen
- In den runden Varianten mit drei Durchmessern und als Quadrat mit drei Seitenlängen erhältlich, außerdem als rechteckige Sonderleuchte
- Aufbaumontage oder abgependelt, in Längen von 1.500, 3.000 oder 6.000 mm
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless

www.trilux.com/loreto

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/loreto





Loreto
Loreto Square

Montageart
Hänge (Loreto & Loreto Square)
Anbau (Loreto Square)

Funktionen
Grundbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
5.000 lm - 11.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White (Loreto Square)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

CE IP20

LORETO






Pendelleuchte in runder Bauform 650

IP20

Bezeichnung	TOC	Benötigt weiteres Zubehör		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
Loreto650 OP 5000-830 01	85 008···	**···40**	5.060 lm	48	12,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Loreto650 OP 5000-830 05	85 009···	**···40**	5.060 lm	48	12,0






Pendelleuchte in runder Bauform 1000

IP20

Bezeichnung	TOC	Benötigt weiteres Zubehör		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
Loreto1000 OP 8000-830 01	85 010···	**···40**	7.990 lm	72	22,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Loreto1000 OP 8000-830 05	85 011···	**···40**	7.990 lm	72	22,0






Pendelleuchte
in runder Bauform 1200

IP20

Bezeichnung	TOC	Benötigt weiteres Zubehör		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
Loreto1200 OP 10000-830 01	85 012···	**···40**	9.465 lm	85	25,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Loreto1200 OP 10000-830 05	85 013···	**···40**	9.465 lm	85	25,0

LORETO SQUARE






Pendelleuchte in quadratischer Bauform 600

IP20

Bezeichnung	TOC	Benötigt weiteres Zubehör		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
LorSQ600 OP 5000-830 S22 01	85 021···	**···40**	5.390 lm	42	11,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
LorSQ600 OP 5000-830 S22 05	85 022···	**···40**	5.390 lm	42	11,0





Pendelleuchte in quadratischer Bauform 870

IP20

Bezeichnung	TOC	Benötigt weiteres Zubehör		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
LorSQ870 OP 11000-830 S22 01	85 023···	**···40**	11.775 lm	85	23,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
LorSQ870 OP 11000-830 S22 05	85 024···	**···40**	11.775 lm	85	23,0

Seilabhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3	96 520 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe weiß.	0.7
ZS/3/1500 H11-05 Buchse GST18/3	96 521 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe schwarz.	0.7
ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3	96 453 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe weiß.	0.25
ZS/3/1500 H3-05 Buchse GST18/3	96 454 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe schwarz.	0.25
ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3	85 006 00	3-Punkt Seilaufhängungset. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücken. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe weiß.	0.76
ZS/3/3000 H11-05 Buchse GST18/3	85 007 00	3-Punkt Seilaufhängungset. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücken. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe schwarz.	0.76
ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3	96 455 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe weiß.	0.33
ZS/3/3000 H3-05 Buchse GST18/3	96 456 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe schwarz.	0.33
ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3	96 522 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe weiß.	0.76
ZS/3/6000 H11-05 Buchse GST18/3	96 523 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe schwarz.	0.76
ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3	96 457 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe weiß.	0.41
ZS/3/6000 H3-05 Buchse GST18/3	96 458 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe schwarz.	0.41
ZS/4/1500 Pendels-01 Buchse GST15I5	96 459 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe weiß.	0.25
ZS/4/1500 Pendels-05 Buchse GST15I5	96 460 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 1.500 mm, Farbe schwarz.	0.25
ZS/4/3000 Pendels-01 Buchse GST15I5	85 025 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. 4-Punkt Seilaufhängungset. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücke. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe weiß.	0.25
ZS/4/3000 Pendels-05 Buchse GST15I5	85 026 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. 4-Punkt Seilaufhängungset. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücke. Für Abhängelängen bis 3.000 mm, Farbe schwarz.	0.25
ZS/4/6000 Pendels-01 Buchse GST15I5	96 461 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe weiß.	0.25
ZS/4/6000 Pendels-05 Buchse GST15I5	96 462 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Loreto. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 6.000 mm, Farbe schwarz.	0.25



MUCH MOON. DIE LEUCHTEN-SKULPTUR.

- Runde Pendelleuchte mit sichtbarer, homogener Leuchtfläche, einzeln oder gruppiert zu skulpturalen Lichtinstallationen einsetzbar
- Zwei Leuchtengrößen (Durchmesser 165 bzw. 240 mm) für Gestaltungsspielraum
- Drei Befestigungstypen: Einbau, Anbau, Adapter für Stromschienen
- Flexible Pendellängen von 60 bis 200 cm, auf Anfrage auch bis 400 cm
- Große LED-Auswahl in den Lichtfarben 3.000 K, 4.000 K oder Tunable White (2.700 K - 6.000 K) für HCL Anwendungen
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless

www.trilux.com/muchmoon

MUCH MOON

HÄNGELEUCHTEN



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/muchmoon

Much Moon

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Grundbeleuchtung
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White


Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)

Connectivity
Casambi-fähig


IP20



Auch für RAIL (Stucchi) und Nordic erhätllich.

MUCH MOON






Dekorative Pendelleuchte mit opalem Diffusor und lambertscher Lichtverteilung in Ausführung mit Ø 165 mm Leuchtenkopf

IP20

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
MuchMoon165 OP max2000-8TW S47 01	60 000 208···	**···50**	2.000 lm	23,8	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED					
MuchMoon165 OP max2000-830 S45 01	94 175···	**···50**	2.000 lm	23,8	1,4
MuchMoon165 OP max2000-840 S46 01	94 177···	**···50**	2.000 lm	23,8	1,4
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
MuchMoon165 OP max2000-8TW S47 05	60 000 209···	**···50**	2.000 lm	23,8	1,4
Leuchtenkörper schwarz, LED					
MuchMoon165 OP max2000-830 S45 05	94 176···	**···50**	2.000 lm	23,8	1,4
MuchMoon165 OP max2000-840 S46 05	94 178···	**···50**	2.000 lm	23,8	1,4






Dekorative Pendelleuchte mit opalem Diffusor und lambertscher Lichtverteilung in Ausführung mit Ø 240 mm Leuchtenkopf

IP20

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
MuchMoon240 OP max3000-8TW S50 01	60 000 210···	**···50**	3.000 lm	31,7	1,6
Leuchtenkörper weiß, LED					
MuchMoon240 OP max3000-830 S48 01	94 179···	**···50**	3.000 lm	31,7	1,6
MuchMoon240 OP max3000-840 S49 01	94 181···	**···50**	3.000 lm	31,7	1,6
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
MuchMoon240 OP max3000-8TW S50 05	60 000 211···	**···50**	3.000 lm	31,7	1,6
Leuchtenkörper schwarz, LED					
MuchMoon240 OP max3000-830 S48 05	94 180···	**···50**	3.000 lm	31,7	1,6
MuchMoon240 OP max3000-840 S49 05	94 182···	**···50**	3.000 lm	31,7	1,6

Pendelaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
MuchMoonPST 14 L0,6 4pol 01	94 159 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 600 mm, weiß	0,2
MuchMoonPST 14 L0,6 4pol 05	94 160 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 600 mm, schwarz	0,2
MuchMoonPST 14 L0,8 4pol 01	94 161 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 800 mm, weiß	0,2
MuchMoonPST 14 L0,8 4pol 05	94 162 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 800 mm, schwarz	0,2
MuchMoonPST 14 L1,0 4pol 01	94 163 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.000 mm, weiß	0,3
MuchMoonPST 14 L1,0 4pol 05	94 164 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.000 mm, schwarz	0,3
MuchMoonPST 14 L1,2 4pol 01	94 165 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.200 mm, weiß	0,3
MuchMoonPST 14 L1,2 4pol 05	94 166 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.200 mm, schwarz	0,3
MuchMoonPST 14 L1,4 4pol 01	94 167 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.400 mm, weiß	0,4
MuchMoonPST 14 L1,4 4pol 05	94 168 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.400 mm, schwarz	0,4
MuchMoonPST 14 L1,6 4pol 01	94 169 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.600 mm, weiß	0,4
MuchMoonPST 14 L1,6 4pol 05	94 170 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.600 mm, schwarz	0,4
MuchMoonPST 14 L1,8 4pol 01	94 171 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.800 mm, weiß	0,5
MuchMoonPST 14 L1,8 4pol 05	94 172 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 1.800 mm, schwarz	0,5
MuchMoonPST 14 L2,0 4pol 01	94 173 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 2.000 mm, weiß	0,5
MuchMoonPST 14 L2,0 4pol 05	94 174 00	Pendelaufhängung für Much Moon, 2.000 mm, schwarz	0,5

Betriebsgeräte für den Deckenanbau

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
VE MuchM H17 600mA max23W ETBLE 01	60 000 22463	Versorgungseinheit für Much Moon zum Deckenanschluss, weiß. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE).	0,4
VE MuchM H17 600mA max23W ETBLE 05	60 000 22563	Versorgungseinheit für Much Moon zum Deckenanschluss, schwarz. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE).	0,4
VE MuchM H17 600mA max23W ETBLE TW 01	60 000 22663	Versorgungseinheit für Much Moon···TW··· zum Deckenanschluss, weiß. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE).	0,4
VE MuchM H17 600mA max23W ETBLE TW 05	60 000 22763	Versorgungseinheit für Much Moon···TW··· zum Deckenanschluss, schwarz. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE).	0,8
VE MuchM H17 600mA max23W ETDD 01	60 000 22051	Versorgungseinheit für Much Moon zum Deckenanschluss, weiß. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,4
VE MuchM H17 600mA max23W ETDD 05	60 000 22151	Versorgungseinheit für Much Moon zum Deckenanschluss, schwarz. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,4
VE MuchM H17 600mA max23W ETDD TW 01	60 000 22251	Versorgungseinheit für Much Moon···TW··· zum Deckenanschluss, weiß. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,4
VE MuchM H17 600mA max23W ETDD TW 05	60 000 22351	Versorgungseinheit für Much Moon···TW··· zum Deckenanschluss, schwarz. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,4

Betriebsgeräte zur Integration in das Stromschienensystem Nordic

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
VE MuchM 3PH17 600mA max23W ETBLE TW 01	60 000 21863	Versorgungseinheit für Much Moon···TW··· zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Nordic), weiß. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE).	0,4
VE MuchM 3PH17 600mA max23W ETBLE TW 05	60 000 21963	Versorgungseinheit für Much Moon···TW··· zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Nordic), schwarz. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE).	0,4
VE MuchM 3PH17 600mA max23W ETDD TW 01	60 000 21451	Versorgungseinheit für Much Moon···TW··· zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Nordic), weiß. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,4
VE MuchM 3PH17 600mA max23W ETDD TW 05	60 000 21551	Versorgungseinheit für Much Moon···TW··· zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Nordic), schwarz. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,4
VE MuchM 3PTD 600mA max23W ETBLE 01	60 000 21663	Versorgungseinheit für Much Moon zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Nordic), weiß. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE).	0,2
VE MuchM 3PTD 600mA max23W ETBLE 05	60 000 21763	Versorgungseinheit für Much Moon zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Nordic), schwarz. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE).	0,2
VE MuchM 3PTD 600mA max23W ETDD 01	60 000 21251	Versorgungseinheit für Much Moon zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Nordic), weiß. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,2
VE MuchM 3PTD 600mA max23W ETDD 05	60 000 21351	Versorgungseinheit für Much Moon zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Nordic), schwarz. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,4

Betriebsgeräte zur Integration in das Stromschienensystem Rail


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
VE MuchM 3PID-ST 600mA max23W ETDD 01	94 477 51	Versorgungseinheit für Much Moon zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Rail), weiß. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,2
VE MuchM 3PID-ST 600mA max23W ETDD 05	94 478 51	Versorgungseinheit für Much Moon zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen (System Rail), schwarz. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).	0,2



CANILO. INDIVIDUELLER AUFTRITT, DURCHGÄNGIGE LICHTQUALITÄT.

- Einheitlich gestaltete, individualisierbare Stromschienenstrahler und Pendelleuchten für Retail-Anwendungen
- Erhältlich in zwei Größen für unterschiedlichen Lichtstrombedarf, zum Beispiel in hohen oder niedrigen Räumen
- Hohe Lichtqualität und Effizienz durch 3D Facettenreflektoren, hoher Sehkomfort durch zurückversetzten Reflektor und schwarzen Blendring
- Canilo Pendelleuchten mit stromführenden Pendelseilen, werkzeuglos in der Länge anpassbar
- Montage der Pendelleuchten an Deckenbaldachin oder Stromschienen-Adapter

www.trilux.com/canilo-nordic
www.trilux.com/canilo-plus-nordic



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/canilo-nordic
www.trilux.com/canilo-plus-nordic





Canilo
Canilo Plus
Canilo (Hänge)
Canilo Plus (Hänge)

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Grundbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm - 5.000 lm (Canilo)
2.000 lm - 7.000 lm (Canilo Plus)

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)
Meat (M)
Meat + Fish (M+F)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20

Produkttabellen siehe Kapitel „Stromschienen", Canilo ab Seite 154.



JUNO. LICHTJUWEL PUR.

- Pendelleuchten als Allrounder für die komplette Shopbeleuchtung
- Herausragendes Merkmal: die tropfenförmige Freiformlinse mit ovaler Lichtverteilung
- Avantgardistisches Design, prämiert beim Red Dot Design Award 2020
- Geeignet für smartes Lichtmanagement: wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- Pendelleuchten zur Einbau-, Aufbau- oder Stromschienen-Montage, Pendellänge justierbar von 0,1 bis 1,5 Meter oder 1,5 bis 3 Meter

www.trilux.com/juno

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/juno



Juno

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
oval

Leuchtenlichtstrom
2.000 lm – 4.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
4.000 K
Ra > 90
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC)

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20



Auch als Stromschienenstrahler

Produkttabellen siehe Kapitel „Stromschienen", Juno ab Seite 190.



LIMBA. CLASSIC MEETS MODERN.

- Pendelleuchten, die moderne LED-Technik mit einem authentischen Vintage-Look kombinieren
- Alternativ mit LED-Filament-Leuchtmitteln oder LED-Optiken mit Facettenreflektor
- Viele Farbkombinationen von Schirm und Textilkabel, individuell anpassbar an das Storekonzept
- Flexible Montagemöglichkeiten: Einbau, Aufbau oder per Adapter an der Stromschiene
- Geeignet für smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder Wireless
- LED-Module liefern bis zu 5.000 Lumen und sind in sechs Weißlicht- sowie drei Speziallichtfarben verfügbar
- Dekorativer Eyecatcher, ideal für Aktionsflächen, Frischebereiche und Lounge-Bereiche

www.trilux.com/limba

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/limba



Limba

Montageart
Stromschiene
Hänge

Funktionen
Dekorative Beleuchtung

Lichtpunkthöhe
2,8 – 4,5 m

Ausstrahlungscharakteristik
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

Leuchtenlichtstrom
1.500 lm – 5.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
Ra > 90
2.700 K - Brilliant Food (BF)
3.100 K - Brilliant Colour (BC)
3.200 K - Efficient White (EW)
4.000 K - Efficient Cool (EC

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

CE IP20



Produkttabellen siehe Kapitel „Stromschienen", Limba ab Seite 194.



BICULT. DIE LICHT-REVOLUTION AUF DEM SCHREIBTISCH.

- Die erste Tischleuchte, die durch direkte und indirekte Lichtanteile gleichzeitig den Raum und Schreibtisch perfekt beleuchtet
- Maximale Flexibilität für moderne Arbeitswelten: normgerecht ausgeleuchtete Räume ohne fest installierte Leuchten, einfach durch den Anschluss ans Stromnetz
- Maßgeschneidertes Licht für jede Arbeitskultur durch flexible Einstellungen und persönliche Lichtprofile
- Steuerung direkt an der Leuchte oder, bei SMART Varianten, per App

www.trilux.com/bicult

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/bicult



Lichteinstellung per App

Bicult

Montageart
Aufstellen

Montageort
Tisch und Oberfläche

Ausstrahlungscharakteristik
Indirektanteil: lambertsch mit Triple Glare Control System (TGCS)
Direktanteil: asymmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
indirekt 5.000 lm
direkt 500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
Tunable White 2.700 K – 6.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDI)

Connectivity
LiveLink Workplace
Vernetzung über BLE Netzwerk

Zusatzausstattung
Drei verschiedene Varianten (Comfort, Smart Single, Smart Connect)
Höhenverstellbarer Leuchtenkopf
USB-Ladeport oder induktive Ladefunktion
Varianten mit Tischklemme
Direkt- und Indirektanteil getrennt steuerbar

Zubehör
Drahtloser externer Funktaster

IP20




BICULT PORTFOLIO

	Comfort (···COM···)	Smart Single (···SMS···)	Smart Connect (···SMC···)
Farbtemperatur-Einstellung	Automatische circadiane HCL Kurve & manuell wählbar	Automatische circadiane HCL Kurve & manuell wählbar	Automatische circadiane HCL Kurve & manuell wählbar
Sensorik	-	Tageslicht-, HF- & Präsenzsensorik	Tageslicht-,HF- & Präsenzsensorik
App-Steuerung	-	Ja, für iOS & Android	Ja, für iOS & Android
Anpassung circadiane HCL Kurve	Sommer-/Winterzeit-Anpassung	Sommer-/Winterzeit-Anpassung an die geografische Lage	Sommer-/Winterzeit-Anpassung & Anpassung an die geografische Lage
Anpassung HCL Kurve	-	Begrenzt möglich per App	Begrenzt möglich per App, freie Anpassung bei vernetzten Leuchten
Einrichtung	Voreingestellt, keine Einstellung möglich	Voreingestellt, Einstellungen per App möglich	Smart Single Funktion voreingestellt, Einstellungen & Vernetzung per App möglich
Persönliche Szenen	-	Vorauswahl & eigene per App	Vernetzung per App möglich, Vorauswahl & eigene per App
Vernetzung der Indirektanteile	-	-	Per App möglich


BICULT





Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – Smart Connect-Ausführung mit Leuchtenfuß


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···01 EU**	70 942···	**···59**	5.580 lm	56	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···03 EU	70 943···	**···59**	5.580 lm	56	4,7
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···05 EU	70 944···	**···59**	5.580 lm	56	4,7

• IK02 650 °C






Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – Smart Connect-Ausführung mit Tischklemme

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···KL 01 EU**	73 524···	**···59**	5.580 lm	56	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···KL 03 EU	73 525···	**···59**	5.580 lm	56	3,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···KL 05 EU	73 526···	**···59**	5.580 lm	56	3,2

• IK02 650 °C










Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – Smart Connect-Ausführung mit Leuchtenfuß und QI-Ladefläche

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···QI 01 EU**	75 205···	**···59**	5.580 lm	56	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···QI 03 EU	75 206···	**···59**	5.580 lm	56	4,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMC TGCS 5500-8TW···QI 05 EU	75 207···	**···59**	5.580 lm	56	4,2

• IK02 650 °C




Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – Smart Single-Ausführung mit Leuchtenfuß

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···01 EU**	70 939···	**···59**	5.580 lm	56	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···03 EU	70 940···	**···59**	5.580 lm	56	4,7
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···05 EU	70 941···	**···59**	5.580 lm	56	4,7

• IK02 650 °C



Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – Smart Single-Ausführung mit Tischklemme

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···KL 01 EU**	73 521···	**···59**	5.580 lm	56	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···KL 03 EU	73 522···	**···59**	5.580 lm	56	3,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···KL 05 EU	73 523···	**···59**	5.580 lm	56	3,2

• IK02 650 °C

Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – Comfort-Ausführung mit Tischklemme


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Bicult T COM TGCS 5500-8TW···KL 01 EU**	73 518···	**···59**	5.580 lm	54	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T COM TGCS 5500-8TW···KL 03 EU	73 519···	**···59**	5.580 lm	54	3,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T COM TGCS 5500-8TW···KL 05 EU	73 520···	**···59**	5.580 lm	54	3,2

• IK02 650 °C








Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – Smart Single-Ausführung mit Leuchtenfuß und QI-Ladefläche

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···QI 01 EU**	75 204···	**···59**	5.580 lm	56	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···QI 03 EU	75 202···	**···59**	5.580 lm	56	4,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T SMS TGCS 5500-8TW···QI 05 EU	75 203···	**···59**	5.580 lm	56	4,2

• IK02 650 °C




Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – Comfort-Ausführung mit Leuchtenfuß

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Bicult T COM TGCS 5500-8TW···01 EU**	70 936···	**···59**	5.580 lm	54	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T COM TGCS 5500-8TW···03 EU	70 937···	**···59**	5.580 lm	54	4,7
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Bicult T COM TGCS 5500-8TW···05 EU	70 938···	**···59**	5.580 lm	54	4,7

• IK02 650 °C



Sensor-Fernbedienung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LiveLink WP EASYFIT EWSSB	75 084 00	Batterie- und leitungsloser Funktaster 1-fach zur Steuerung von Leuchten mit LiveLink-Workplace-Ausstattung (+LLWP)	0,1



CULTEGA. LICHTQUALITÄT TRIFFT AUF PURISTISCHES DESIGN.

- Die Leuchte besticht durch ihr modernes, puristisches Design und sorgt mit asymmetrischer Lichtverteilung für eine perfekte Ausleuchtung des Schreibtisches
- Lichtfarbe und -intensität lassen sich flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen, während drei hochwertige Gelenke eine präzise Positionierung der Leuchte ermöglichen
- Eine gemeinsame Vernetzung mit anderen Leuchten in einem System ermöglicht eine einfache und einheitliche Lichtsteuerung

www.trilux.com/cultega

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/cultega

CULTEGA

STAND- UND TISCHLEUCHTEN



Hochwertiges Licht, perfekt gelenkt

Cultega

Montageart
Aufstellen

Montageort
Tisch und Oberfläche

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
650 – 700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 90
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.300 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDI)

Connectivity
LiveLink Lightgrid

Zusatzausstattung
Zwei verschiedene Varianten
(Comfort, Smart Connect)
Varianten mit Tischklemme

Zubehör
Befestigungszubehör
Betriebsgeräte

IP20




CULTEGA PORTFOLIO

	Comfort (···COM···)	Smart Connect (···SMC···)
Farbtemperatur-Einstellung	Automatische circadiane HCL Kurve & manuell wählbar	Automatische circadiane HCL Kurve & manuell wählbar
Sensorik	-	Tageslicht-,HF- & Präsenzsensorik
App-Steuerung	-	Ja, für iOS & Android
Anpassung circadiane HCL Kurve	Sommer-/Winterzeit-Anpassung	Sommer-/Winterzeit-Anpassung & Anpassung an die geografische Lage
Anpassung HCL Kurve	-	Begrenzt möglich per App, freie Anpassung bei vernetzten Leuchten
Einrichtung	Voreingestellt, keine Einstellung möglich	Smart Single Funktion voreingestellt, Einstellungen & Vernetzung per App möglich
Persönliche Szenen	-	Vernetzung per App möglich, Vorauswahl & eigene per App
Vernetzung der Indirektanteile	-	Per App möglich

CULTEGA






Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung – Smart Connect-Ausführung mit Leuchtenfuß


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Cultega T SMC PAW 600-9TW···01**	78 547···	**···59**	650 lm	8	2,8
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Cultega T SMC PAW 600-9TW···05	78 548···	**···59**	650 lm	8	2,8

• IK02 650 °C








Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung – Smart Connect-Ausführung mit Tischklemme


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Cultega T SMC PAW 600-9TW···KL 01**	78 555···	**···59**	650 lm	8	1,4
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Cultega T SMC PAW 600-9TW···KL 05	78 556···	**···59**	650 lm	8	1,4

• IK02 650 °C








Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung – Comfort-Ausführung mit Leuchtenfuß


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Cultega T COM PAW 600-9TW···01**	79 156···	**···59**	650 lm	8	2,8
Leuchtenkörper weiß, LED					
Cultega T COM PAW 600-930···01	79 152···	**···59**	700 lm	8	2,8
Cultega T COM PAW 600-940···01	79 154···	**···59**	700 lm	7	2,8
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Cultega T COM PAW 600-9TW···05	79 157···	**···59**	650 lm	8	2,8
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Cultega T COM PAW 600-930···05	79 153···	**···59**	700 lm	8	2,8
Cultega T COM PAW 600-940···05	79 155···	**···59**	700 lm	7	2,8

• IK02 650 °C








Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung – Comfort-Ausführung mit Tischklemme

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Cultega T COM PAW 600-9TW···KL 01**	79 162···	**···59**	650 lm	8	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED					
Cultega T COM PAW 600-930···KL 01	79 158···	**···59**	700 lm	8	1,4
Cultega T COM PAW 600-940···KL 01	79 160···	**···59**	700 lm	7	1,4
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Cultega T COM PAW 600-9TW···KL 05	79 163···	**···59**	650 lm	8	1,4
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Cultega T COM PAW 600-930···KL 05	79 159···	**···59**	700 lm	8	1,4
Cultega T COM PAW 600-940···KL 05	79 161···	**···59**	700 lm	7	1,4

• IK02 650 °C

Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cultega T FP 01	78 557 00	Fußplatte der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Farbe weiß.	2,5
Cultega T FP 05	78 558 00	Fußplatte der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Farbe schwarz.	2,5
Cultega T KL 01	78 559 00	Tischklemme der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Farbe weiß.	0,8
Cultega T KL 05	78 560 00	Tischklemme der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Farbe schwarz.	0,8

Betriebsgeräte



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cultega T NT	78 563 00	Netzteil der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch.	0,1





LUCEOS S. FLEXIBEL MIT KÖPFCHEN.

- Die Luceos Stehleuchte ermöglicht auch ohne eine zusätzliche Deckenbeleuchtung eine normgerechte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Trotz des extrem flachen Leuchtenkopfes mit nur 23 mm sind der Direkt- und Indirekt-Anteil getrennt voneinander regelbar
- Durch flexible Varianten können auch Dopplarbeitsplätze und Vierer-Workbenches perfekt ausgeleuchtet werden
- Die Leuchten sind in drei Intelligenzstufen erhältlich: ohne Sensor, mit PIR-Sensor oder mit HF-Sensor und LiveLink Workplace-Steuerung

www.trilux.com/luceos-stand

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/luceos-stand



Luceos S

Montageart
Aufstellen

Montageort
Boden

Ausstrahlungscharakteristik
Indirektanteil: lambertsch
Direktanteil: asymmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
8.300 – 30.600 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
silbergrau
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar
(ETDS/ETDI/ETDD)

Connectivity
LiveLink Workplace
Vernetzung über BLE Netzwerk


Zusatzausstattung
Direkt- und Indirektanteil getrennt steuerbar
Drei verschiedene Varianten:
ETDD – ohne Sensorik
ETDS – mit Tageslicht- und Präsenzsensorik
ETDI – mit HF-Sensorik

Zubehör
Drahtloser externer Funktaster

CE IP20




Individuelles Licht via LiveLink Workplace App



Flacher Leuchtenkopf

LUCEOS S






Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und PIR-Präsenzsensor – Ausführung mit einem Leuchtenkopf


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDS···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Luceos S G2 PAW-IL 85-830···01**	79 402···	**···58**	8.300,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 85-840···01	79 401···	**···58**	8.700,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···01	79 408···	**···58**	14.500,00 lm	90	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···01	79 407···	**···58**	15.300,00 lm	90	16,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S G2 PAW-IL 85-830···03	79 404···	**···58**	8.300,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 85-840···03	79 403···	**···58**	8.700,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···03	79 410···	**···58**	14.500,00 lm	90	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···03	79 409···	**···58**	15.300,00 lm	90	16,9
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S G2 PAW-IL 85-830···05	79 406···	**···58**	8.300,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 85-840···05	79 405···	**···58**	8.700,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···05	79 412···	**···58**	14.500,00 lm	90	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···05	79 411···	**···58**	15.300,00 lm	90	16,9

• IK02 650 °C








Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und PIR-Präsenzsensor – Ausführung mit zwei Leuchtenköpfen in T-Form

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDS···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Luceos S-T PAW-IL 300-830···01**	77 005···	**···58**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···01	77 008···	**···58**	30.600,00 lm	180	25,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S-T PAW-IL 300-830···03	77 006···	**···58**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···03	77 009···	**···58**	30.600,00 lm	180	25,2



Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S-T PAW-IL 300-830···05	77 007···	**···58**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···05	77 010···	**···58**	30.600,00 lm	180	25,2


• IK02 650 °C





Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und PIR-Präsenzsensor – Ausführung mit zwei Leuchtenköpfen in U-Form

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDS···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Luceos S-U PAW-IL 170-830···01**	77 026···	**···58**	16.600,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 170-840···01	77 029···	**···58**	17.400,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-830···01	77 047···	**···58**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···01	77 050···	**···58**	30.600,00 lm	180	25,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S-U PAW-IL 170-830···03	77 027···	**···58**	16.600,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 170-840···03	77 030···	**···58**	17.400,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-830···03	77 048···	**···58**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···03	77 051···	**···58**	30.600,00 lm	180	25,2
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S-U PAW-IL 170-830···05	77 028···	**···58**	16.600,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 170-840···05	77 031···	**···58**	17.400,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-830···05	77 049···	**···58**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···05	77 052···	**···58**	30.600,00 lm	180	25,2

• IK02 650 °C

LUCEOS S






Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung – Ausführung mit einem Leuchtenkopf


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Luceos S G2 PAW-IL 85-830···01**	79 390···	**···51**	8.300,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 85-840···01	79 389···	**···51**	8.700,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···01	79 396···	**···51**	14.500,00 lm	90	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···01	79 395···	**···51**	15.300,00 lm	90	16,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S G2 PAW-IL 85-830···03	79 392···	**···51**	8.300,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 85-840···03	79 391···	**···51**	8.700,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···03	79 398···	**···51**	14.500,00 lm	90	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···03	79 397···	**···51**	15.300,00 lm	90	16,9
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S G2 PAW-IL 85-830···05	79 394···	**···51**	8.300,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 85-840···05	79 393···	**···51**	8.700,00 lm	62	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···05	79 400···	**···51**	14.500,00 lm	90	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···05	79 399···	**···51**	15.300,00 lm	90	16,9

• IK02 650 °C








Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung – Ausführung mit zwei Leuchtenköpfen in T-Form

IP20


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Luceos S-T PAW-IL 300-830···01**	76 999···	**···51**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···01	77 002···	**···51**	30.600,00 lm	180	25,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S-T PAW-IL 300-830···03	77 000···	**···51**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···03	77 003···	**···51**	30.600,00 lm	180	25,2



Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S-T PAW-IL 300-830···05	77 001···	**···51**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···05	77 004···	**···51**	30.600,00 lm	180	25,2


• IK02 650 °C





Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung – Ausführung mit zwei Leuchtenköpfen in U-Form

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Luceos S-U PAW-IL 170-830···01**	77 020···	**···51**	16.600,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 170-840···01	77 023···	**···51**	17.400,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-830···01	77 041···	**···51**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···01	77 044···	**···51**	30.600,00 lm	180	25,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S-U PAW-IL 170-830···03	77 021···	**···51**	16.600,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 170-840···03	77 024···	**···51**	17.400,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-830···03	77 042···	**···51**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···03	77 045···	**···51**	30.600,00 lm	180	25,2
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S-U PAW-IL 170-830···05	77 022···	**···51**	16.600,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 170-840···05	77 025···	**···51**	17.400,00 lm	124	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-830···05	77 043···	**···51**	29.000,00 lm	180	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···05	77 046···	**···51**	30.600,00 lm	180	25,2

• IK02 650 °C


LUCEOS S





Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und HF-Präsenzsensor – Smart Connect-Ausführung mit einem Leuchtenkopf


IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Luceos S G2 PAW-IL 150-8TW···01+LLWP**	79 419···	**···59**	15.300,00 lm	118	16,9
Leuchtenkörper weiß, LED					
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···01 +LLWP	79 414···	**···59**	15.300,00 lm	109	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···01 +LLWP	79 413···	**···59**	15.300,00 lm	107	16,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Luceos S G2 PAW-IL 150-8TW···03+LLWP	79 420···	**···59**	15.300,00 lm	118	16,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···03 +LLWP	79 416···	**···59**	15.300,00 lm	109	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···03 +LLWP	79 415···	**···59**	15.300,00 lm	107	16,9
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Luceos S G2 PAW-IL 150-8TW···05+LLWP	79 421···	**···59**	15.300,00 lm	118	16,9
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S G2 PAW-IL 150-830···05 +LLWP	79 418···	**···59**	15.300,00 lm	109	16,9
Luceos S G2 PAW-IL 150-840···05 +LLWP	79 417···	**···59**	15.300,00 lm	107	16,9


• IK02 650 °C





Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und HF-Präsenzsensor – Smart Connect-Ausführung mit zwei Leuchtenköpfen in T-Form

IP20




Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Luceos S-T PAW-IL 300-8TW···01+LLWP**	77 017···	**···59**	30.600,00 lm	238	25,2
Leuchtenkörper weiß, LED					
Luceos S-T PAW-IL 300-830···01+LLWP	77 011···	**···59**	30.600,00 lm	220	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···01+LLWP	77 014···	**···59**	30.600,00 lm	216	25,2

Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Luceos S-T PAW-IL 300-8TW···03+LLWP	77 018···	**···59**	30.600,00 lm	238	25,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S-T PAW-IL 300-830···03+LLWP	77 012···	**···59**	30.600,00 lm	220	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···03+LLWP	77 015···	**···59**	30.600,00 lm	216	25,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Luceos S-T PAW-IL 300-8TW···05+LLWP	77 019···	**···59**	30.600,00 lm	238	25,2
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S-T PAW-IL 300-830···05+LLWP	77 013···	**···59**	30.600,00 lm	220	25,2
Luceos S-T PAW-IL 300-840···05+LLWP	77 016···	**···59**	30.600,00 lm	216	25,2


• IK02 650 °C





Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und HF-Präsenzsensor – Smart Connect-Ausführung mit zwei Leuchtenköpfen in U-Form

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDI···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Luceos S-U PAW-IL 300-8TW···01+LLWP**	77 059···	**···51**	30.600,00 lm	238	25,2
Leuchtenkörper weiß, LED					
Luceos S-U PAW-IL 300-830···01+LLWP	77 053···	**···51**	30.600,00 lm	220	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···01+LLWP	77 056···	**···51**	30.600,00 lm	216	25,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Luceos S-U PAW-IL 300-8TW···03+LLWP	77 060···	**···51**	30.600,00 lm	238	25,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED					
Luceos S-U PAW-IL 300-830···03+LLWP	77 054···	**···51**	30.600,00 lm	220	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···03+LLWP	77 057···	**···51**	30.600,00 lm	216	25,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Luceos S-U PAW-IL 300-8TW···05+LLWP	77 061···	**···51**	30.600,00 lm	238	25,2
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Luceos S-U PAW-IL 300-830···05+LLWP	77 055···	**···51**	30.600,00 lm	220	25,2
Luceos S-U PAW-IL 300-840···05+LLWP	77 058···	**···51**	30.600,00 lm	216	25,2

• IK02 650 °C

Sensor-Fernbedienung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LiveLink WP EASYFIT EWSSB	75 084 00	Batterie- und leitungsloser Funktaster 1-fach zur Steuerung von Leuchten mit LiveLink-Workplace-Ausstattung (+LLWP)	0,1



TAGO S. DIE MODERNE STANDLEUCHTE FÜR JEDEN TAG.


- Flächiges Licht für angenehmes, blendfreies Arbeiten
- Intelligente Sensorik senkt die Energiekosten und erhöht den Komfort
- Klare Formsprache mit flachem Leuchtenkopf für moderne Raumgestaltung

www.trilux.com/tago

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/tago







Standfuß

Tago S

Montageart
Aufstellen

Montageort
Boden

Ausstrahlungscharakteristik
Indirektanteil: lambertsch
Direktanteil: symmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
13.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDS)

Zusatzausstattung
Direkt- und Indirektanteil getrennt steuerbar

CE IP20

TAGO S







Standleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und PIR-Präsenzsensor

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDS···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED					
• **Tago S CDP 135-840···01 EU**	81 571···	**···58**	13.500 lm	95	14,7

• IK02 650 °C





ERALIA. SCHLANK, EFFIZIENT UND MOBIL FÜRS OFFICE.

- Hocheffiziente LED-Reflektoroptiken bieten eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung bei geringem Energieverbrauch
- Die Eralia überzeugt mit einer herausragenden Effizienz von bis zu 155 lm/W
- Die Leuchtenvarianz von der filigranen Einzelkopf- über die Doppelkopfleuchte bis hin zu einer Tischklemmenoption ermöglicht eine Anpassung an die verschiedensten Arbeitsplatzsituationen
- Anwesenheits- und Tageslichtsensoren sorgen für energieeffizientes und bedarfsgerechtes Lichtmanagement

www.trilux.com/eralia

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/eralia



Smarte Sensorik inklusive



Eralia

Montageart
Aufstellen

Montageort
Boden und Tisch

Ausstrahlungscharakteristik
Indirektanteil: symmetrisch ultra breit
Direktanteil: symmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
11.600 – 23.250 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDS)

Zusatzausstattung
Tageslicht- und Präsenzsensorik
Direkt- und Indirektanteil getrennt steuerbar
Varianten mit Tischklemme

CE IP20

ERALIA






Lineare Standleuchte mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und PIR-Präsenzsensor – Ausführung mit einem Leuchtenkopf


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDS···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Eralia S RW-IUXW 110-8TW···01**	92 499···	**···58**	10.960 lm	80	12,0
Leuchtenkörper weiß, LED					
Eralia S RW-IUXW 110-830···01	92 495···	**···58**	11.600 lm	80	12,0
Eralia S RW-IUXW 110-840···01	92 497···	**···58**	12.400 lm	80	12,0
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Eralia S RW-IUXW 110-8TW···05	92 500···	**···58**	10.960 lm	80	12,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Eralia S RW-IUXW 110-830···05	92 496···	**···58**	11.600 lm	80	12,0
Eralia S RW-IUXW 110-840···05	92 498···	**···58**	12.400 lm	80	12,0

• IK03 650 °C








Lineare Standleuchte mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und PIR-Präsenzsensor – Ausführung mit zwei Leuchtenköpfen in T-Form


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDS···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Eralia S-T RW-IUXW 220-8TW···01**	92 511···	**···58**	20.550 lm	150	19,0
Leuchtenkörper weiß, LED					
Eralia S-T RW-IUXW 220-830···01	92 507···	**···58**	21.750 lm	150	19,0
Eralia S-T RW-IUXW 220-840···01	92 509···	**···58**	23.250 lm	150	19,0
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Eralia S-T RW-IUXW 220-8TW···05	92 512···	**···58**	20.550 lm	150	19,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Eralia S-T RW-IUXW 220-830···05	92 508···	**···58**	21.750 lm	150	19,0
Eralia S-T RW-IUXW 220-840···05	92 510···	**···58**	23.250 lm	150	19,0

• IK03 650 °C








Lineare Tischleuchte mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung und Tageslicht- und PIR-Präsenzsensor – Ausführung mit einem Leuchtenkopf

IP20



Bezeichnung	TOC	···ETDS···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
• **Eralia T RW-IUXW 110-8TW···KL 01**	92 505···	**···58**	10.960 lm	80	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED					
Eralia T RW-IUXW 110-830···KL 01	92 501···	**···58**	11.600 lm	80	4,0
Eralia T RW-IUXW 110-840···KL 01	92 503···	**···58**	12.400 lm	80	4,0
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung					
Eralia T RW-IUXW 110-8TW···KL 05	92 506···	**···58**	10.960 lm	80	4,0
Leuchtenkörper schwarz, LED					
Eralia T RW-IUXW 110-830···KL 05	92 502···	**···58**	11.600 lm	80	4,0
Eralia T RW-IUXW 110-840···KL 05	92 504···	**···58**	12.400 lm	80	4,0

• IK03 650 °C

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

SYSTEM

E-LINE PRO

VERBINDUNG AUS ERFAHRUNG UND EVOLUTION.

- Maximale Flexibilität bei der Planung, Installation oder auch bei Änderungen im Betrieb dank durchgängiger Stromführung
- Extrem intuitive, schnelle und werkzeuglose Montage (und Demontage)
- Ein Tragprofil für alle Schutzarten IP20/50/64*
- Einzigartiger Optikbaukasten für maximale Planungsfreiheit, entwickelt für Industrie, Retail, sowie Bildungs- und Bürobereiche
- Höchster Anspruch an Lichtqualität für eine präzise Ausleuchtung, beste Effizienz und hohen Sehkomfort



E-LINE PRO

LICHTBANDLEUCHTEN

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/e-line-pro

E-Line Pro

Montageart
Anbau, Hänge

Energieeffizienz
bis zu 170 lm/W
HE; HE+ (Industry) bis zu 207 lm/W

Lichtstrompakete, individuell konfigurierbar
1.500 lm bis 24.000 lm
1.500–10.000 lm: 500 lm-Schritte
10.000–24.000 lm: 1.000 lm-Schritte

Lebensdauer
50.000 h / L80 / tq 35 °C
HE 70.000 h / L80 / tq 50 °C
HE+ 100.000 h / L80 / tq 50 °C

Farben
weiß, silber, schwarz

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
HE; HE+ Ra > 80 / 90
3.000 K | 3.500 K | 4.000 K | 5.000 K | 6.500 K | Variabel

Optiken (HCL fähig)
10 Linsenoptiken
4 ConVision® Optiken
2 opale Optiken
5 Prismenoptiken

Verdrahtung (LV)
7 / 13

Schutzart
IP20 / IP50 / IP64*
*coming soon

Modulmaße
Modul 750: 738 mm
Modul 1500: 1.475 mm
Modul 2250: 2.212,50 mm

Umgebungstemperatur
-25 °C bis 35 °C
HE,HE+ -25 °C bis 50 °C

Abhängeabstände
bis 4,0 m

Weitere Features
Strahler-, Stromschienen-, Sensor-, Lichtmanagement-, Notlicht- und Blindmoduleinsätze, Indirektmodul, Kabelkanal, Fixpoint-, Feuchtraumleuchten-, Mirona Fit- und X-T-L-Verbinder u.v.m.

HE = High Efficiency
HE+ = High Efficiency + (Industry)**
** mit längeren Lebensdauern, hohem Überspannungsschutz, für extremere Umgebungstemperaturen u.v.m.

Hinweis:
Alle schaltbaren Leuchteneinsätze (ET) haben im DC Betrieb 100%.
Alle dimmbaren Leuchteneinsätze (nicht UR / EB1 / EB3) haben im DC Betrieb 15 %.
Gilt nicht bei EB1, EB3 oder UR Varianten.

IP20 IP50 IP64






E-LINE –
RENOMMIERTE LICHTBANDLÖSUNG VON TRILUX

Höchste Qualitätsansprüche zeichnen das renommierte TRILUX E-Line Lichtbandsystem seit Jahrzehnten aus. Mit der neuen Generation erreicht die **E-Line Pro** einen neuen Meilenstein hinsichtlich Flexibilität und Montagefreundlichkeit.

Die **E-Line** hingegen bleibt die bewährte Lösung für schnelle 1:1 Sanierungsprojekte mit gleichem Qualitätsanspruch (siehe Seite 568).

SYSTEMHIGHLIGHTS

Montage neu gedacht
Die werkzeuglose Montage in Kombination mit klaren Markierungen im Tragprofil zur Orientierung und einem eindeutigen akustischen Feedback, ermöglichen eine intuitive und sichere Installation in Rekordzeit.



Einzigartiger Baukasten
Mit 21 anwendungsspezifischen optischen Systemen bietet die E-Line Pro für unterschiedlichste Einsatzbereiche die passende Lichtlösung. Auch Varianten mit hoher Entblendung, Farbwiedergabeindex Ra > 90, ConVision® Technologie oder HCL-Steuerung sind im Standardportfolio enthalten.



Flexibilität
Beim neuen E-Line Pro Tragprofil können Geräteträger frei positioniert werden und kontaktieren absolut zuverlässig. Dank der Leuchteneinsätze in Schutzart IP50 können E-Line Pro Lichtbänder mit Hilfe von wenigen Zubehörteilen problemlos von IP20 auf IP50 angepasst werden – sogar nachträglich.



Qualität
Dank der minimal vergrößerten Profilweite tauchen Geräteträger in das Profil ein. Tragprofile mit wahlweise IP20, IP50 und IP64 bieten die perfekte Lösung für nahezu jeden Anwendungsfall. Zudem sorgen Geräteträger mit hoher Entblendung, einem Farbwiedergabeindex von Ra > 90, Varianten mit ConVision®- oder HCL-Technologie für höchste Lichtqualität.



Nachhaltigkeit

Das Produktkonzept von der E-Line Pro spart Material und ist ebenso ressourcenschonend wie die Verpackung und Logistik – Qualität „Made in Germany" mit kurzen Wegen. Hocheffiziente Leuchten mit bis zu 207 lm/W halten den Energieverbrauch und damit den CO_2-Fußabdruck im Betrieb gering.



Industrie, Büro, Retail oder Education


Mit der Vielzahl an optischen Systemen, Funktionsmodulen und Schutzarten, sind hier räumlich keine Grenzen gesetzt.



Funktionsmodule

Von Sensorik, über Notlichtbausteine, Strahler, verschiedenste Adapter oder Verbinder - mit der E-Line Pro ist alles frei positionierbar. Weitere Komponenten wie beispielsweise Indirektmodule, Kabelkanäle oder Module zur Integration von Kameras und Lautsprechern komplettieren das Portfolio.






JETZT
KONFIGURIEREN!





E-LINE PRO-KONFIGURATOR

JETZT SCHNELL UND EINFACH PLANEN!



IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL

Start der individuellen Konfiguration!



SCHRITTE	AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	
Tragprofil	**1**	
Montagemöglichkeiten	**2**	 Anbau, Hänge
Schutzarten	**3**	IP20, IP50, IP64 * *coming soon
Leuchteneinsatzlängen	**3**	 750, 1500, 2250
Lebensdauern	**3**	 50.000, 70.000, 100.000
Optische Systeme	**4**	**Linsenoptiken, ConVision® Optiken, opale Optiken, Prismenoptiken**
Lichtverteilungen	**22**	 LVW, LMW, LW, LN, LVN, LEN, LDAW, LDAN, LAN, LW19/22, DL, DSL, PWW, PMW19/22, PW, PVN, PW19/22, CLW19/22, CLWW, CLDAW
Lichtstrompakete	**42**	 Multilumen, 2.000 lm, 2.500 lm, ··· 1.500 – 10.000 lm à 500 lm-Schritte ···, 9.500 lm, 10.000 lm, 10.000 lm, 11.000 lm, ··· 10.000 – 24.000 lm à 1000 lm-Schritte ···, 19.000 lm, 20.000 lm
Lichtfarben / CRI	**10**	 3.000 K, 3.500 K, 4.000 K, 5.000 K, 6.500 K, HCL / TUNABLE WHITE, CRI80, CRI90
Schaltungsarten	**3**	ET, ETDD, ETDD8, ETBLE
Farben	**3**	 weiß 01, silber 03, schwarz 05
Zusatzmodule	**> 15**	**Strahler-, Stromschienen-, Sensor-, Lichtmanagement-, Notlicht- und Blindmoduleinsätze, Indirektmodul, Kabelkanal, Fixpoint-, Feuchtraumleuchten-, Mirona Fit- und X-T-L-Verbinder u.v.m.**

Ready! Nach der Konfiguration stehen sämtliche Daten direkt zum Download bereit.





www.trilux.com/e-line-pro-configurator

OPTIKENÜBERSICHT



Linse

Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Bildungsbereichen	Pickregallager und Flächenbeleuchtung in Industrie und Retail	Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Bildungsbereichen	Logistikbereiche, Flächenbeleuchtung in Industrie	Logistik- und Lagerbereiche	Hochregallager
LVW LENS – VERY WIDE sehr breit strahlend	**LMW** LENSE – MEDIUM WIDE mittel breit strahlend	**LW** LENS – WIDE breit strahlend	**LN** LENS – NARROW tief strahlend	**LVN** LENS – VERY NARROW sehr tief strahlend	**LEN** LENS – EXTREME NARROW extrem tief strahlend
					
3 – 6 m Montagehöhe	3 – 8 m Montagehöhe	4 – 8 m Montagehöhe	8 – 12 m Montagehöhe	9 – 13 m Montagehöhe	12 – 20 m Montagehöhe





Prismatisch

Automotive und andere Industriebereiche	Büro- und Bildungsbereiche, Automotive und andere Industriebereiche	Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Nebenbereichen in Büro- und Bildungsgebäuden	Logistikbereiche, Flächenbeleuchtung in Industrie	Büro- und Bildungsbereiche, Kassenbereiche, Industrie mit UGR < 19
PWW PRISMATIC WIDE – WIDE breit strahlend	**PMW** PRISMATIC MEDIUM – WIDE mittel breit strahlend	**PW** PRISMATIC – WIDE breit strahlend	**PVN** PRISMATIC – VERY NARROW tief strahlend	**PW19** PRISMATIC – WIDE (19) breit strahlend (19)
				
2,5 – 4 m Montagehöhe	2,5 – 8 m Montagehöhe	3 – 6 m Montagehöhe	8 – 12 m Montagehöhe	3 – 6 m Montagehöhe

Diffusor

Sortimentsgang	Sortimentsgang, Regalbereiche in der Industrie	Tafelbeleuchtung, Randbereiche und Warenwände im Retail	Büro- und Bildungsbereiche, Kassenbereiche, Industrie mit UGR < 19	Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Nebenbereichen in Büro- und Bildungsgebäuden	Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Nebenbereichen in Büro- und Bildungsgebäuden
LDAW	**LDAN**	**LAN**	**LW19**	**DL**	**DSL**
LENS – DOUBLE ASYMM. WIDE	LENS – DOUBLE ASYMM. NARROW	LENS – ASYMM. NARROW	LENS – WIDE (19)	DIFFUSOR – LAMBERTIAN	DIFFUSOR SLIM – LAMBERTIAN
doppelt asymmetrisch breit strahlend	doppelt asymmetrisch tief strahlend	asymmetrisch tief strahlend	breit strahlend (19)	lambertsch strahlend	schmal lambertsch strahlend
					
2,8 – 3,5 m Montagehöhe	3,6 – 5 m Montagehöhe	2,8 – 3,5 m Montagehöhe	2,8 – 3,5 m Montagehöhe	3 – 6 m Montagehöhe	2,5 – 4 m Montagehöhe

ConVision® Linse

Büro- und Bildungsbereiche, Kassenbereiche mit UGR < 19	Flächenbeleuchtung im Retail, Nebenbereiche in Büro- und Bildungsgebäuden	Tafelbeleuchtung, Randbereiche und Warenwände im Retail	Sortimentsgang
CLW19	**CLW22**	**CLWW**	**CLDAW**
CONVISION LENS – WIDE(19)	CONVISION LENS – WIDE(22)	CONVISION LENS – WALL WASHER	CONVISION LENS – DOUBLE ASYMM.
breit strahlend (19)	breit strahlend	Wallwasher	doppelt-asymmetrisch breit strahlend
			
2,8 – 3,5 m Montagehöhe	2,8 – 5 m Montagehöhe	2,8 – 3,5 m Montagehöhe	2,8 – 3,5 m Montagehöhe

SICHERUNGSAUTOMATEN

Maximale Anzahl Leuchteneinsätze je Phase für die unterschiedlichen Sicherungsautomaten

Leitungsquerschnitt	Absicherung	Sicherungsautomat	Anzahl Leuchteneinsätze auf einer Phase*
2,5 mm² 2,5 mm²	16 A 16 A	Typ B Typ C	16 – 36 Stück 26 – 55 Stück
1,5 mm² 1,5 mm²	10 A 10 A	Typ B Typ C	10 – 23 Stück 16 – 33 Stück

*genaue Anzahl der Leuchteneinsätze je Phase entnehmen Sie bitte dem Datenblatt



Industry



Retail



Office



Education

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

SYSTEM

E-LINE

AUS ERFAHRUNG. AUS DEM MARKT. FÜR DIE ZUKUNFT.

- Die optimale Lösung für den Sanierungsfall, für den 1:1 Austausch auf bestehende E-Line Tragprofile
- Einzigartiger Optikbaukasten für maximale Planungsfreiheit, entwickelt für Industrie, Retail sowie Bildungs- und Bürobereiche
- Höchster Anspruch an Lichtqualität für eine präzise Ausleuchtung, beste Effizienz, Langlebigkeit und hohen Sehkomfort



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/e-line

E-Line

Montageart
Anbau, Hänge

Energieeffizienz
bis zu 170 lm/W
HE; HE+ (Industry) bis zu 207 lm/W

Lichtstrompakete, individuell konfigurierbar
1.500 lm bis 24.000 lm
1.500–10.000 lm: 500 lm-Schritte
10.000–24.000 lm: 1.000 lm-Schritte

Lebensdauer
50.000 h / L80 / tq 35 °C
HE 70.000 h / L80 / tq 50 °C
HE+ 100.000 h / L80 / tq 50 °C

Farben
weiß, silber, schwarz

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
HE; HE+ Ra > 80 / 90
3.000 K I 3.500 K I 4.000 K I 5.000 K I 6.500 K I
Tunable White

Optiken (HCL fähig)
10 Linsenoptiken
4 ConVision® Optiken
2 opale Optiken
5 Prismenoptiken

Verdrahtung (LV)
7 LV
7+7 LV

Schutzart
IP20 / IP50 / IP64

Modulmaße
Modul 750: 738 mm
Modul 1500: 1.475 mm
Modul 2250: 2.212,50 mm

Umgebungstemperatur
-25 °C bis 35 °C
HE,HE+ -25 °C bis 50 °C

Abhängeabstände
bis 3,5 m

Weitere Features
Strahler-, Stromschienen-, Sensor-, Lichtmanagement-, Notlicht- und Blindmoduleinsätze, Fixpoint-, Feuchtraumleuchten-, Mirona Fit- und X-T-L-Verbinder u.v.m.

HE = High Efficiency
HE+ = High Efficiency + (Industry)**
** mit längeren Lebensdauern, hohem Überspannungsschutz, für extremere Umgebungstemperaturen u.v.m.

Hinweis:
Alle schaltbaren Leuchteneinsätze (ET) haben im DC Betrieb 100%.
Alle dimmbaren Leuchteneinsätze (nicht UR /EB1 / EB3) haben im DC Betrieb 15%.
Gilt nicht bei EB1, EB3 oder UR Varianten.

IP20 IP64





E-LINE –
RENOMMIERTE LICHTBANDLÖSUNG VON TRILUX

Höchste Qualitätsansprüche zeichnen das renommierte TRILUX E-Line Lichtbandsystem seit Jahrzehnten aus. Mit der neuen Generation erreicht die **E-Line Pro** einen neuen Meilenstein hinsichtlich Flexiblität und Montagefreundlichkeit (siehe Seite 558).

Die **E-Line** hingegen bleibt die bewährte Lösung für schnelle 1:1 Sanierungsprojekte mit gleichem Qualitätsanspruch.

SYSTEMHIGHLIGHTS

Sanierung
Die E-Line Leuchteneinsätze sind perfekt für die Sanierung von bis zu 30 Jahre alten E-Line Bestandsanlagen geeignet. Dabei stehen sie in Lichttechnik und Effizienz denen der E-Line Pro in keinster Weise nach.



Einzigartiger Optikbaukasten
Vier verschiedene Lichttechniken und 21 optische Systeme sorgen für das perfekte Licht für jede Anforderung. Einstellbare Lichtströme, unterschiedliche Lichtfarben und Farbwiedergaben ermöglichen eine effiziente Planung mit höchstem Sehkomfort.



Nachhaltigkeit
Das Produktkonzept von der E-Line spart Material und ist ebenso ressourcenschonend wie die Verpackung und Logistik – Qualität „Made in Germany“ mit kurzen Wegen. Hocheffiziente Leuchten mit bis zu 207 lm/W halten den Energieverbrauch und damit den CO_2-Fußabdruck im Betrieb gering.




Industrie, Büro, Retail oder Education
Mit der Vielzahl an optischen Systemen, Funktionsmodulen und Schutzarten, sind hier räumlich keine Grenzen gesetzt.



Funktionsmodule
Von Sensorik, über Notlichtbausteine, Strahler, verschiedenste Adapter oder Verbinder - mit der E-Line ist vieles möglich. Weitere Komponenten, wie z.B. Kameras oder Lautsprecher lassen sich ebenfalls einfach via Plug & Play integrieren.






JETZT
KONFIGURIEREN!





E-LINE-KONFIGURATOR

JETZT SCHNELL UND EINFACH PLANEN!



IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL

Start der individuellen Konfiguration!



SCHRITTE		AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
Tragprofil	1	 IP20/50  IP64
Montagemöglichkeiten	2	 Anbau, Hänge
Schutzarten	3	IP20 · IP50 · IP64
Leuchteneinsatzlängen	3	750 · 1500 · 2250
Lebensdauern	3	50.000 · 70.000 · 100.000
Optische Systeme	4	**Linsenoptiken, ConVision® Optiken, opale Optiken, Prismenoptiken**
Lichtverteilungen	22	 LVW · LMW · LW · LN · LVN · LEN · LDAW · LDAN · LAN · LW19/22 · DL · DSL · PWW · PMW19/22 · PW · PVN · PW19/22 · CLW19/22 · CLWW · CLDAW
Lichtstrompakete	42	 Multilumen · 2.000 lm · 2.500 lm · ··· 1.500 – 10.000 lm à 500 lm-Schritte ··· · 9.500 lm · 10.000 lm · 10.000 lm · 11.000 lm · ··· 10.000 – 24.000 lm à 1000 lm-Schritte ··· · 19.000 lm · 20.000 lm
Lichtfarben / CRI	10	 3.000 K · 3.500 K · 4.000 K · 5.000 K · 6.500 K · HCL / TUNABLE WHITE · CRI80 · CRI90
Schaltungsarten	3	ET · ETDD · ETDD8 · ETBLE
Farben	3	 weiß 01 · silber 03 · schwarz 05
Zusatzmodule	> 15	**Strahler-, Stromschienen-, Sensor-, Lichtmanagement-, Notlicht- und Blindmoduleinsätze, Fixpoint-, Feuchtraumleuchten-, Mirona Fit- und X-T-L-Verbinder u.v.m.**

Ready! Nach der Konfiguration stehen sämtliche Daten direkt zum Download bereit.





www.trilux.com/e-line-configurator

OPTIKENÜBERSICHT




Linse

Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Bildungsbereichen	Pickregallager und Flächenbeleuchtung in Industrie und Retail	Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Bildungsbereichen	Logistikbereiche, Flächenbeleuchtung in Industrie	Logistik- und Lagerbereiche	Hochregallager
LVW LENS – VERY WIDE sehr breit strahlend	**LMW** LENSE – MEDIUM WIDE mittel breit strahlend	**LW** LENS – WIDE breit strahlend	**LN** LENS – NARROW tief strahlend	**LVN** LENS – VERY NARROW sehr tief strahlend	**LEN** LENS – EXTREME NARROW extrem tief strahlend
					
3 – 6 m Montagehöhe	3 – 8 m Montagehöhe	4 – 8 m Montagehöhe	8 – 12 m Montagehöhe	9 – 13 m Montagehöhe	12 – 20 m Montagehöhe





Prismatisch

Automotive und andere Industriebereiche	Büro- und Bildungsbereiche, Automotive und andere Industriebereiche	Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Nebenbereichen in Büro- und Bildungsgebäuden	Logistikbereiche, Flächenbeleuchtung in Industrie	Büro- und Bildungsbereiche, Kassenbereiche, Industrie mit UGR < 19
PWW PRISMATIC WIDE – WIDE breit strahlend	**PMW** PRISMATIC MEDIUM – WIDE mittel breit strahlend	**PW** PRISMATIC – WIDE breit strahlend	**PVN** PRISMATIC – VERY NARROW tief strahlend	**PW19** PRISMATIC – WIDE (19) breit strahlend (19)
				
2,5 – 4 m Montagehöhe	2,5 – 8 m Montagehöhe	3 – 6 m Montagehöhe	8 – 12 m Montagehöhe	3 – 6 m Montagehöhe

Diffusor

Sortimentsgang	Sortimentsgang, Regalbereiche in der Industrie	Tafelbeleuchtung, Randbereiche und Warenwände im Retail	Büro- und Bildungsbereiche, Kassenbereiche, Industrie mit UGR < 19	Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Nebenbereichen in Büro- und Bildungsgebäuden	Flächenbeleuchtung in Industrie, Retail und Nebenbereichen in Büro- und Bildungsgebäuden
LDAW	**LDAN**	**LAN**	**LW19**	**DL**	**DSL**
LENS – DOUBLE ASYMM. WIDE	LENS – DOUBLE ASYMM. NARROW	LENS – ASYMM. NARROW	LENS – WIDE (19)	DIFFUSOR – LAMBERTIAN	DIFFUSOR SLIM – LAMBERTIAN
doppelt asymmetrisch breit strahlend	doppelt asymmetrisch tief strahlend	asymmetrisch tief strahlend	breit strahlend (19)	lambertsch strahlend	schmal lambertsch strahlend
					
2,8 – 3,5 m Montagehöhe	3,6 – 5 m Montagehöhe	2,8 – 3,5 m Montagehöhe	2,8 – 3,5 m Montagehöhe	3 – 6 m Montagehöhe	2,5 – 4 m Montagehöhe

ConVision® Linse

Büro- und Bildungsbereiche, Kassenbereiche mit UGR < 19	Flächenbeleuchtung im Retail, Nebenbereiche in Büro- und Bildungsgebäuden	Tafelbeleuchtung, Randbereiche und Warenwände im Retail	Sortimentsgang
CLW19	**CLW22**	**CLWW**	**CLDAW**
CONVISION LENS – WIDE(19)	CONVISION LENS – WIDE(22)	CONVISION LENS – WALL WASHER	CONVISION LENS – DOUBLE ASYMM.
breit strahlend (19)	breit strahlend	Wallwasher	doppelt-asymmetrisch breit strahlend
			
2,8 – 3,5 m Montagehöhe	2,8 – 5 m Montagehöhe	2,8 – 3,5 m Montagehöhe	2,8 – 3,5 m Montagehöhe

www.trilux.com/e-line

SICHERUNGSAUTOMATEN

Maximale Anzahl Geräteträger je Phase für die unterschiedlichen Sicherungsautomaten

Leitungsquerschnitt	Absicherung	Sicherungsautomat	Anzahl Geräteträger auf einer Phase*
2,5 mm² 2,5 mm²	16 A 16 A	Typ B Typ C	12 – 32 Stück 20 – 54 Stück
1,5 mm² 1,5 mm²	10 A 10 A	Typ B Typ C	7 – 19 Stück 12 – 32 Stück

* Genaue Anzahl der Geräteträger je Phase entnehmen Sie bitte dem Datenblatt



Industry




Retail



Office



Education



TUGRA.
CONNECTING SPACES.

- Mit bis zu 189 lm/W und einer Lebensdauer von 100.000 h ist die Tugra besonders langlebig und effizient
- Die große Vielfalt hinsichtlich Längen, Montagemöglichkeiten, Material (PC, PMMA oder innovativem recycleten Kunststoff) und einem Optikbaukasten bietet für nahezu jede Anwendung die optimale Lösung
- Durch andockbare IoT-Module lassen sich Zusatzfunktionen wie z.B. Sensorik, Lichtmanagement, Beacons, WiFi & Kamera flexibel und einfach in die Beleuchtungslösung einbinden
- Neben IP66 Varianten gibt es außerdem IP69K (gasbeständige) Varianten im Portfolio

www.trilux.com/tugra

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/tugra

Tugra

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor nicht überdacht (IP69K)

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch
breit
breit UGR < 19
eng
sehr breit
extrem breit
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
1.200 – 17.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K
6.500 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h
L80 = 70.000 h (HE)
L80 = 100.000 h (HE+)

Leuchtenfarbe
schwarz
weiß
granitgrau
grau
opal

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
Schwarmintelligenz
LiveLink WiFi
LiveLink integriert

Zusatzausstattung
Durchgangsverdrahtung
Bewegungssensor
Multilumen Option
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Blindmodule
Deckenanschlussdosen
Diebstahlschutz
Durchgangsverdrahtungen
Ersatzteile
Kopfstücke
Lichtbandkupplungen
Montageplatten
Montagezubehör
Seilabhängungen
Sensor-Fernbedienung
Smart-Module
Verbinder

IP66 IP69K








TUGRA






Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 6

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
• **TugraHE 6 PAW 22-36/16ML-830···PC 23**	80 868···	**···40**	2.200 - 3.600	14 - 24	1,0
TugraHE 6 PAW 23-38/16ML-840···PC 23	80 867···	**···40**	2.300 - 3.800	14 - 24	1,0

• IK10 850 °C




Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 9

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
• **TugraHE 9 PAW 17-54/16ML-830···PC 23**	80 870···	**···40**	1.700 - 5.400	11 - 37	1,2
TugraHE 9 PAW 18-56/16ML-840···PC 23	80 869···	**···40**	1.800 - 5.600	11 - 37	1,2


• IK10 850 °C




Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.



Baugröße 12



Baugröße 15




Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
• **TugraHE 12 PAW 23-71/16ML-830···PC 23**	80 872···	**···40**	2.300 - 7.100	14 - 47	1,9
TugraHE 12 PAW 24-75/16ML-840···PC 23	80 871···	**···40**	2.400 - 7.500	14 - 47	1,9

• IK10 850 °C




Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15


IP66


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
• **TugraHE 15 PAW 28-89/16ML-830···PC 23**	80 874···	**···40**	2.800 - 8.900	18 - 57	2,3
TugraHE 15 PAW 30-93/16ML-840···PC 23	80 873···	**···40**	3.000 - 9.300	18 - 57	2,3

• IK10 850 °C










Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
• **TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830···PC 23**	80 876···	**···40**	6.500 - 10.000	40 - 70	3,8
TugraHE 18 PAW 68-110/16ML-840···PC 23	80 875···	**···40**	6.800 - 11.000	40 - 70	3,8

• IK10 850 °C




Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21

IP66


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
• **TugraHE 21 PAW 75-125/16ML-830···PC 23**	80 878···	**···40**	7.500 - 12.500	47 - 81	4,4
TugraHE 21 PAW 79-130/16ML-840···PC 23	80 877···	**···40**	7.900 - 13.000	47 - 81	4,4

• IK10 850 °C




Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 3

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 3 PL 12-830···PC 23**	79 885···		···40	1.200 lm	9	0,5
TugraHE 3 PL 12-840···PC 23	79 884···	···51	···40	1.200 lm	10	0,5
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 3 PL 12-830···PC 23	79 725···	···51	···40	1.200 lm	11	0,5
Tugra 3 PL 12-840···PC 23	79 724···	···51	···40	1.200 lm	11	0,5

• IK10 850 °C

Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 6


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 6 PL 23-830···PC 23**	79 887···		···40	2.300 lm	16	0,9
TugraHE 6 PL 23-840···PC 23	79 886···	···51	···40	2.300 lm	14	0,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und RGBW						
TugraHE 6 PL 15-8-RGBW···PC 23	84 688···	···51		1.500 lm	22	0,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 6 PL 23-830···PC 23	79 728···	···51	···40	2.300 lm	20	0,9
Tugra 6 PL 23-840···PC 23	79 727···	···51	···40	2.300 lm	18	0,9


• IK10 850 °C






Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 9


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 9 PL 30-830···PC 23**	79 889···		···40	3.000 lm	18	1,0
TugraHE 9 PL 30-840···PC 23	79 888···	···51	···40	3.000 lm	18	1,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und RGBW						
TugraHE 9 PL 22-8-RGBW···PC 23	84 689···	···51		2.200 lm	32	1,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 9 PL 30-830···PC 23	79 737···	···51	···40	3.000 lm	24	1,0
Tugra 9 PL 30-840···PC 23	79 736···	···51	···40	3.000 lm	23	1,0


• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 12 PL 45-840···PC 23**	80 222···	···51	···40	4.500 lm	25	1,7
TugraHE+ 12 PL 50-840···PC 23	80 223···	···51	···40	5.000 lm	28	1,7
TugraHE+ 12 PL 80-840···PC 23	80 224···	···51	···40	8.000 lm	46	1,7
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 12 PL 45-830···PC 23	79 891···		···40	4.500 lm	28	1,7
TugraHE 12 PL 45-840···PC 23	79 890···	···51	···40	4.500 lm	27	1,7
TugraHE 12 PL 50-830···PC 23	79 893···		···40	5.000 lm	32	1,7
TugraHE 12 PL 50-840···PC 23	79 892···	···51	···40	5.000 lm	30	1,7
TugraHE 12 PL 80-830···PC 23	79 895···		···40	8.000 lm	50	1,7
TugraHE 12 PL 80-840···PC 23	79 894···	···51	···40	8.000 lm	47	1,7

Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.

Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und RGBW						
TugraHE 12 PL 26-8-RGBW···PC 23	84 690···	**···51**		2.600 lm	42	1,7
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 12 PL 45-830···PC 23	79 740···	**···51**	**···40**	4.500 lm	37	1,7
Tugra 12 PL 45-840···PC 23	79 739···	**···51**	**···40**	4.500 lm	35	1,7
Tugra 12 PL 50-840···PC 23	79 749···	**···51**	**···40**	5.000 lm	40	1,7
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 12 PL 45-840···EB3 PC 23	79 741···	**···51**	**···40**	4.500 lm	40	2,0
Tugra 12 PL 50 -840···EB3 PC 23	79 751···	**···51**	**···40**	5.000 lm	45	2,0


• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 15 PL 50-840···PC 23**	80 225···	**···51**	**···40**	5.000 lm	28	2,0
TugraHE+ 15 PL 55-840···PC 23	80 226···	**···51**	**···40**	5.500 lm	30	2,0
TugraHE+ 15 PL 64-840···PC 23	80 227···	**···51**	**···40**	6.400 lm	36	2,0
TugraHE+ 15 PL 80-840···PC 23	80 228···	**···51**	**···40**	8.000 lm	45	2,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 15 PL 50-830···PC 23	79 897···		**···40**	5.000 lm	30	2,0
TugraHE 15 PL 50-840···PC 23	79 896···	**···51**	**···40**	5.000 lm	29	2,0
TugraHE 15 PL 55-830···PC 23	79 899···		**···40**	5.500 lm	35	2,0
TugraHE 15 PL 55-840···PC 23	79 898···	**···51**	**···40**	5.500 lm	32	2,0
TugraHE 15 PL 64-830···PC 23	79 901···		**···40**	6.400 lm	40	2,0
TugraHE 15 PL 64-840···PC 23	79 900···	**···51**	**···40**	6.400 lm	38	2,0
TugraHE 15 PL 80-830···PC 23	79 903···		**···40**	8.000 lm	47	2,0
TugraHE 15 PL 80-840···PC 23	79 902···	**···51**	**···40**	8.000 lm	50	2,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und RGBW						
TugraHE 15 PL 30-8-RGBW···PC 23	84 691···	**···51**		3.000 lm	50	2,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 15 PL 50-830···PC 23	79 756···	**···51**	**···40**	5.000 lm	40	2,0
Tugra 15 PL 50-840···PC 23	79 755···	**···51**	**···40**	5.000 lm	38	2,0
Tugra 15 PL 55-830···PC 23	79 762···	**···51**	**···40**	5.500 lm	46	2,0
Tugra 15 PL 55-840···PC 23	79 761···	**···51**	**···40**	5.500 lm	43	2,0
Tugra 15 PL 64-840···PC 23	79 767···	**···51**	**···40**	6.400 lm	51	2,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 15 PL 50-840···EB3 PC 23	79 757···	**···51**	**···40**	5.000 lm	43	2,3
Tugra 15 PL 55-840···EB3 PC 23	79 763···	**···51**	**···40**	5.500 lm	48	2,3
Tugra 15 PL 64-840···EB3 PC 23	79 769···	**···51**	**···40**	6.400 lm	56	2,3


• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 18 PL 100-840···PC 23**	80 231···	**···51**	**···40**	10.000 lm	56	3,4
TugraHE+ 18 PL 125-830···PC 23	84 673···		**···40**	12.500 lm	78	3,4
TugraHE+ 18 PL 125-840···PC 23	80 232···	**···51**	**···40**	12.500 lm	72	3,4
TugraHE+ 18 PL 150-840···PC 23	80 233···	**···51**	**···40**	15.000 lm	89	3,4
TugraHE+ 18 PL 64-840···PC 23	80 229···	**···51**	**···40**	6.400 lm	35	3,4
TugraHE+ 18 PL 80-840···PC 23	80 230···	**···51**	**···40**	8.000 lm	45	3,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 18 PL 100-830···PC 23	79 909···		**···40**	10.000 lm	68	3,4
TugraHE 18 PL 100-840···PC 23	79 908···	**···51**	**···40**	10.000 lm	62	3,4
TugraHE 18 PL 125-840···PC 23	79 910···	**···51**	**···40**	12.500 lm	72	3,4
TugraHE 18 PL 150-830···PC 23	79 913···		**···40**	15.000 lm	97	3,4
TugraHE 18 PL 150-840···PC 23	79 912···	**···51**	**···40**	15.000 lm	89	3,4
TugraHE 18 PL 64-830···PC 23	79 905···		**···40**	6.400 lm	41	3,4
TugraHE 18 PL 64-840···PC 23	79 904···	**···51**	**···40**	6.400 lm	37	3,4
TugraHE 18 PL 80-830···PC 23	79 907···		**···40**	8.000 lm	51	3,4
TugraHE 18 PL 80-840···PC 23	79 906···	**···51**	**···40**	8.000 lm	49	3,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und RGBW						
TugraHE 18 PL 33-8-RGBW···PC 23	84 692···	**···51**		3.300 lm	52	3,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 18 PL 64-830···PC 23	79 772···	**···51**	**···40**	6.400 lm	53	3,4
Tugra 18 PL 64-840···PC 23	79 771···	**···51**	**···40**	6.400 lm	50	3,4

• IK10 850 °C


Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.






Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 21 PL 100-840···PC 23**	80 236···	**···51**	**···40**	10.000 lm	56	4,0
TugraHE+ 21 PL 125-840···PC 23	80 237···	**···51**	**···40**	12.500 lm	71	4,0
TugraHE+ 21 PL 150-840···PC 23	80 238···	**···51**	**···40**	15.000 lm	85	4,0
TugraHE+ 21 PL 170-840···PC 23	80 239···	**···51**	**···40**	17.000 lm	99	4,0
TugraHE+ 21 PL 64-840···PC 23	80 234···	**···51**	**···40**	6.400 lm	35	4,0
TugraHE+ 21 PL 80-840···PC 23	80 235···	**···51**	**···40**	8.000 lm	44	4,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 21 PL 100-830···PC 23	79 919···		**···40**	10.000 lm	65	3,4
TugraHE 21 PL 100-840···PC 23	79 918···	**···51**	**···40**	10.000 lm	60	3,4
TugraHE 21 PL 125-830···PC 23	79 921···		**···40**	12.500 lm	81	3,4
TugraHE 21 PL 125-840···PC 23	79 920···	**···51**	**···40**	12.500 lm	79	3,4
TugraHE 21 PL 150-830···PC 23	79 923···		**···40**	15.000 lm	90	3,4
TugraHE 21 PL 150-840···PC 23	79 922···	**···51**	**···40**	15.000 lm	85	3,4
TugraHE 21 PL 170-830···PC 23	79 925···		**···40**	17.000 lm	107	3,4
TugraHE 21 PL 170-840···PC 23	79 924···	**···51**	**···40**	17.000 lm	99	3,4
TugraHE 21 PL 64-830···PC 23	79 915···		**···40**	6.400 lm	37	3,4
TugraHE 21 PL 64-840···PC 23	79 914···	**···51**	**···40**	6.400 lm	36	3,4
TugraHE 21 PL 80-830···PC 23	79 917···		**···40**	8.000 lm	48	3,4
TugraHE 21 PL 80-840···PC 23	79 916···	**···51**	**···40**	8.000 lm	48	3,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h und RGBW						
TugraHE 21 PL 36-8-RGBW···PC 23	84 693···	**···51**		3.600 lm	56	4,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 21 PL 64-830···PC 23	79 774···	**···51**	**···40**	6.400 lm	52	4,0
Tugra 21 PL 64-840···PC 23	79 773···	**···51**	**···40**	6.400 lm	52	4,0
Tugra 21 PL 80-830···PC 23	79 776···	**···51**	**···40**	8.000 lm	66	4,0
Tugra 21 PL 80-840···PC 23	79 775···	**···51**	**···40**	8.000 lm	62	4,0

• IK10 850 °C







Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 9


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 9 PN 30-830···PC 23**	80 064···		···40	3.000 lm	20	1,2
TugraHE 9 PN 30-840···PC 23	80 062···	···51	···40	3.000 lm	18	1,2
TugraHE 9 PN 30-930···PC 23	80 065···		···40	3.000 lm	25	1,2
TugraHE 9 PN 30-940···PC 23	80 063···	···51	···40	3.000 lm	23	1,2
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 9 PN 30-830···PC 23	79 858···	···51	···40	3.000 lm	25	1,2
Tugra 9 PN 30-840···PC 23	79 857···	···51	···40	3.000 lm	23	1,2
Tugra 9 PN 30-840···PC 23 LV 23	79 859···	···51	···40	3.000 lm	24	1,3

• IK10 850 °C








Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12

IP66


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 12 PN 45-840···PC 23**	80 260···	···51	···40	4.500 lm	26	1,9
TugraHE+ 12 PN 50-840···PC 23	80 261···	···51	···40	5.000 lm	29	1,9
TugraHE+ 12 PN 80-830···PC 23	84 680···		···40	8.000 lm	53	1,9
TugraHE+ 12 PN 80-840···PC 23	80 262···	···51	···40	8.000 lm	48	1,9
TugraHE+ 12 PN 80-940···PC 23	84 679···	···51	···40	8.000 lm	60	1,9




Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.

Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 12 PN 45-830···PC 23	80 068···		**···40**	4.500 lm	28	1,9
TugraHE 12 PN 45-840···PC 23	80 066···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	1,9
TugraHE 12 PN 45-930···PC 23	80 069···		**···40**	4.500 lm	37	1,9
TugraHE 12 PN 45-940···PC 23	80 067···	**···51**	**···40**	4.500 lm	34	1,9
TugraHE 12 PN 50-830···PC 23	80 072···		**···40**	5.000 lm	32	1,9
TugraHE 12 PN 50-840···PC 23	80 070···	**···51**	**···40**	5.000 lm	30	1,9
TugraHE 12 PN 50-930···PC 23	80 073···		**···40**	5.000 lm	41	1,9
TugraHE 12 PN 50-940···PC 23	80 071···	**···51**	**···40**	5.000 lm	39	1,9
TugraHE 12 PN 80-840···PC 23	80 074···	**···51**	**···40**	8.000 lm	49	1,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 12 PN 45-830···PC 23	79 861···	**···51**	**···40**	4.500 lm	37	1,9
Tugra 12 PN 45-840···PC 23	79 860···	**···51**	**···40**	4.500 lm	36	1,9
Tugra 12 PN 45-840···PC 23 LV 23	79 862···	**···51**	**···40**	4.500 lm	36	2,0
Tugra 12 PN 50-840···PC 23	79 863···	**···51**	**···40**	5.000 lm	40	1,9
Tugra 12 PN 50-840···PC LV 23	79 865···	**···51**	**···40**	5.000 lm	41	2,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit LiveLink WiFi Controller						
Tugra 12 PN 45-840···LLWC PC LV 23	80 303···	**···51**		4.500 lm	37	2,1
Tugra 12 PN 50-840···LLWC PC LV 23	80 304···	**···51**		5.000 lm	41	2,1


• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15


IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 15 PN 100-840···PC 23**	80 266···	**···51**	**···40**	10.000 lm	60	2,3
TugraHE+ 15 PN 50-840···PC 23	80 263···	**···51**	**···40**	5.000 lm	29	2,3
TugraHE+ 15 PN 64-840···PC 23	80 264···	**···51**	**···40**	6.400 lm	37	2,3
TugraHE+ 15 PN 80-840···PC 23	80 265···	**···51**	**···40**	8.000 lm	47	2,3
TugraHE+ 15 PN 80-930···PC 23	84 681···		**···40**	8.000 lm	61	2,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 15 PN 50-830···PC 23	80 080···		**···40**	5.000 lm	32	2,3
TugraHE 15 PN 50-840···PC 23	80 078···	**···51**	**···40**	5.000 lm	30	2,3
TugraHE 15 PN 50-930···PC 23	80 081···		**···40**	5.000 lm	40	2,3
TugraHE 15 PN 50-940···PC 23	80 079···	**···51**	**···40**	5.000 lm	37	2,3
TugraHE 15 PN 64-830···PC 23	80 084···		**···40**	6.400 lm	43	2,3
TugraHE 15 PN 64-840···PC 23	80 082···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	2,3
TugraHE 15 PN 64-930···PC 23	80 085···		**···40**	6.400 lm	53	2,3
TugraHE 15 PN 64-940···PC 23	80 083···	**···51**	**···40**	6.400 lm	50	2,3
TugraHE 15 PN 80-830···PC 23	80 088···		**···40**	8.000 lm	53	2,3
TugraHE 15 PN 80-840···PC 23	80 086···	**···51**	**···40**	8.000 lm	52	2,3
TugraHE 15 PN 80-940···PC 23	80 087···	**···51**	**···40**	8.000 lm	58	2,3

Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 15 PN 50-830···PC 23	79 867···	**···51**	**···40**	5.000 lm	42	2,3
Tugra 15 PN 50-840···PC 23	79 866···	**···51**	**···40**	5.000 lm	39	2,3
Tugra 15 PN 50-840···PC LV 23	79 868···	**···51**	**···40**	5.000 lm	39	2,4
Tugra 15 PN 60-830···PC 23	79 870···	**···51**	**···40**	6.000 lm	51	2,3
Tugra 15 PN 60-840···PC 23	79 869···	**···51**	**···40**	6.000 lm	48	2,3
Tugra 15 PN 60-840···PC LV 23	79 871···	**···51**	**···40**	6.000 lm	49	2,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit LiveLink WiFi Controller						
Tugra 15 PN 50-840···LLWC PC LV 23	80 305···	**···51**		5.000 lm	40	2,5
Tugra 15 PN 60-840···LLWC PC LV 23	80 306···	**···51**		6.000 lm	52	2,5


• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18

IP66





Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 18 PN 100-840···PC 23**	80 270···	**···51**	**···40**	10.000 lm	58	3,8
TugraHE+ 18 PN 100-930···PC 23	84 683···		**···40**	10.000 lm	78	3,8
TugraHE+ 18 PN 100-940···PC 23	84 682···	**···51**	**···40**	10.000 lm	72	3,8
TugraHE+ 18 PN 125-830···PC 23	84 684···		**···40**	12.500 lm	78	3,8
TugraHE+ 18 PN 125-840···PC 23	80 271···	**···51**	**···40**	12.500 lm	74	3,8
TugraHE+ 18 PN 64-840···PC 23	80 267···	**···51**	**···40**	6.400 lm	36	3,8
TugraHE+ 18 PN 70-840···PC 23	80 268···	**···51**	**···40**	7.000 lm	40	3,8
TugraHE+ 18 PN 80-840···PC 23	80 269···	**···51**	**···40**	8.000 lm	46	3,8
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 18 PN 100-830···PC 23	80 104···		**···40**	10.000 lm	70	3,8
TugraHE 18 PN 100-840···PC 23	80 102···	**···51**	**···40**	10.000 lm	63	3,8
TugraHE 18 PN 64-830···PC 23	80 092···		**···40**	6.400 lm	42	3,8
TugraHE 18 PN 64-840···PC 23	80 090···	**···51**	**···40**	6.400 lm	38	3,8
TugraHE 18 PN 64-930···PC 23	80 093···		**···40**	6.400 lm	51	3,8
TugraHE 18 PN 64-940···PC 23	80 091···	**···51**	**···40**	6.400 lm	49	3,8
TugraHE 18 PN 70-830···PC 23	80 096···		**···40**	7.000 lm	45	3,8
TugraHE 18 PN 70-840···PC 23	80 094···	**···51**	**···40**	7.000 lm	43	3,8
TugraHE 18 PN 70-930···PC 23	80 097···		**···40**	7.000 lm	60	3,8
TugraHE 18 PN 70-940···PC 23	80 095···	**···51**	**···40**	7.000 lm	54	3,8
TugraHE 18 PN 80-830···PC 23	80 100···		**···40**	8.000 lm	51	3,8
TugraHE 18 PN 80-840···PC 23	80 098···	**···51**	**···40**	8.000 lm	50	3,8
TugraHE 18 PN 80-930···PC 23	80 101···		**···40**	8.000 lm	68	3,8
TugraHE 18 PN 80-940···PC 23	80 099···	**···51**	**···40**	8.000 lm	62	3,8

Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.

Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 18 PN 64-830···PC 23	79 873···	**···51**	**···40**	6.400 lm	54	3,8
Tugra 18 PN 64-840···PC 23	79 872···	**···51**	**···40**	6.400 lm	52	3,8
Tugra 18 PN 64-840···PC LV 23	79 874···	**···51**	**···40**	6.400 lm	52	3,9
Tugra 18 PN 70-830···PC 23	79 876···	**···51**	**···40**	7.000 lm	60	3,8
Tugra 18 PN 70-840···PC 23	79 875···	**···51**	**···40**	7.000 lm	57	3,8
Tugra 18 PN 70-840···PC LV 23	79 877···	**···51**	**···40**	7.000 lm	57	3,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit LiveLink WiFi Controller						
Tugra 18 PN 64-840···LLWC PC LV 23	80 307···	**···51**		6.400 lm	53	4,0
Tugra 18 PN 70-840···LLWC PC LV 23	80 308···	**···51**		7.000 lm	58	4,0


• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21


IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 21 PN 100-840···PC 23**	80 274···	**···51**	**···40**	10.000 lm	57	4,4
TugraHE+ 21 PN 125-840···PC 23	80 275···	**···51**	**···40**	12.500 lm	73	4,4
TugraHE+ 21 PN 150-840···PC 23	80 276···	**···51**	**···40**	15.000 lm	89	4,4
TugraHE+ 21 PN 64-840···PC 23	80 272···	**···51**	**···40**	6.400 lm	36	4,4
TugraHE+ 21 PN 80-840···PC 23	80 273···	**···51**	**···40**	8.000 lm	45	4,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 21 PN 100-830···PC 23	80 120···		**···40**	10.000 lm	67	4,4
TugraHE 21 PN 100-840···PC 23	80 118···	**···51**	**···40**	10.000 lm	62	4,4
TugraHE 21 PN 100-930···PC 23	80 121···		**···40**	10.000 lm	81	4,4
TugraHE 21 PN 100-940···PC 23	80 119···	**···51**	**···40**	10.000 lm	80	4,4
TugraHE 21 PN 125-830···PC 23	80 124···		**···40**	12.500 lm	79	4,4
TugraHE 21 PN 125-840···PC 23	80 122···	**···51**	**···40**	12.500 lm	80	4,4
TugraHE 21 PN 125-930···PC 23	80 125···		**···40**	12.500 lm	101	4,4
TugraHE 21 PN 125-940···PC 23	80 123···	**···51**	**···40**	12.500 lm	91	4,4
TugraHE 21 PN 150-830···PC 23	80 128···		**···40**	15.000 lm	95	4,4
TugraHE 21 PN 150-840···PC 23	80 126···	**···51**	**···40**	15.000 lm	89	4,4
TugraHE 21 PN 64-830···PC 23	80 112···		**···40**	6.400 lm	41	4,4
TugraHE 21 PN 64-840···PC 23	80 110···	**···51**	**···40**	6.400 lm	38	4,4
TugraHE 21 PN 64-930···PC 23	80 113···		**···40**	6.400 lm	52	4,4
TugraHE 21 PN 64-940···PC 23	80 111···	**···51**	**···40**	6.400 lm	48	4,4
TugraHE 21 PN 80-830···PC 23	80 116···		**···40**	8.000 lm	52	4,4
TugraHE 21 PN 80-840···PC 23	80 114···	**···51**	**···40**	8.000 lm	49	4,4
TugraHE 21 PN 80-930···PC 23	80 117···		**···40**	8.000 lm	67	4,4
TugraHE 21 PN 80-940···PC 23	80 115···	**···51**	**···40**	8.000 lm	60	4,4

Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 21 PN 64-830···PC 23	79 879···	**···51**	**···40**	6.400 lm	53	4,4
Tugra 21 PN 64-840···PC 23	79 878···	**···51**	**···40**	6.400 lm	50	4,4
Tugra 21 PN 64-840···PC LV 23	79 880···	**···51**	**···40**	6.400 lm	50	4,6
Tugra 21 PN 80-830···PC 23	79 882···	**···51**	**···40**	8.000 lm	69	4,4
Tugra 21 PN 80-840···PC 23	79 881···	**···51**	**···40**	8.000 lm	63	4,4
Tugra 21 PN 80-840···PC LV 23	79 883···	**···51**	**···40**	8.000 lm	63	4,6
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit LiveLink WiFi Controller						
Tugra 21 PN 64-840···LLWC PC LV 23	80 309···	**···51**		6.400 lm	51	4,7
Tugra 21 PN 80-840···LLWC PC LV 23	80 310···	**···51**		8.000 lm	64	4,7

• IK10 850 °C






Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 30


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
• **Tugra 30 PN 64-840···PC 23**	80 399···	**···51**	**···40**	6.400 lm	50	4,8
Tugra 30 PN 80-840···PC 23	80 400···	**···51**	**···40**	8.000 lm	64	4,8

• IK10 850 °C


Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 12 PVW 45-830···PC 23**	80 034···		**···40**	4.500 lm	28	1,9
TugraHE 12 PVW 45-840···PC 23	80 032···	**···51**	**···40**	4.500 lm	26	1,9
TugraHE 12 PVW 45-930···PC 23	80 035···		**···40**	4.500 lm	35	1,9
TugraHE 12 PVW 45-940···PC 23	80 033···	**···51**	**···40**	4.500 lm	32	1,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 12 PVW 45-830···PC 23	79 833···	**···51**	**···40**	4.500 lm	35	1,9
Tugra 12 PVW 45-840···PC 23	79 832···	**···51**	**···40**	4.500 lm	33	1,9

• IK10 850 °C


Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 15 PVW 50-830···PC 23**	80 037···		**···40**	5.000 lm	30	2,3
TugraHE 15 PVW 50-840···PC 23	80 036···	**···51**	**···40**	5.000 lm	28	2,3
TugraHE 15 PVW 50-930···PC 23	80 038···		**···40**	5.000 lm	40	2,3
TugraHE 15 PVW 60-830···PC 23	80 040···		**···40**	6.000 lm	40	2,3
TugraHE 15 PVW 60-840···PC 23	80 039···	**···51**	**···40**	6.000 lm	34	2,3
TugraHE 15 PVW 60-930···PC 23	80 041···		**···40**	6.000 lm	48	2,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 15 PVW 50-830···PC 23	79 835···	**···51**	**···40**	5.000 lm	39	2,3
Tugra 15 PVW 50-840···PC 23	79 834···	**···51**	**···40**	5.000 lm	36	2,3
Tugra 15 PVW 60-830···PC 23	79 837···	**···51**	**···40**	6.000 lm	49	2,3
Tugra 15 PVW 60-840···PC 23	79 836···	**···51**	**···40**	6.000 lm	47	2,3


• IK10 850 °C



Baugröße 18




Baugröße 21



Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 18 PVW 70-830···PC 23**	80 044···		**···40**	7.000 lm	42	3,8
TugraHE 18 PVW 70-840···PC 23	80 042···	**···51**	**···40**	7.000 lm	40	3,8
TugraHE 18 PVW 70-930···PC 23	80 045···		**···40**	7.000 lm	56	3,8
TugraHE 18 PVW 70-940···PC 23	80 043···	**···51**	**···40**	7.000 lm	51	3,8
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 18 PVW 70-830···PC 23	79 839···	**···51**	**···40**	7.000 lm	56	3,8
Tugra 18 PVW 70-840···PC 23	79 838···	**···51**	**···40**	7.000 lm	54	3,8

• IK10 850 °C

Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21


IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 21 PVW 80-830···PC 23**	80 048···		**···40**	8.000 lm	48	4,4
TugraHE 21 PVW 80-840···PC 23	80 046···	**···51**	**···40**	8.000 lm	47	4,4
TugraHE 21 PVW 80-930···PC 23	80 049···		**···40**	8.000 lm	63	4,4
TugraHE 21 PVW 80-940···PC 23	80 047···	**···51**	**···40**	8.000 lm	58	4,4
TugraHE 21 PVW 90-830···PC 23	80 052···		**···40**	9.000 lm	56	4,4
TugraHE 21 PVW 90-840···PC 23	80 050···	**···51**	**···40**	9.000 lm	52	4,4
TugraHE 21 PVW 90-930···PC 23	80 053···		**···40**	9.000 lm	72	4,4
TugraHE 21 PVW 90-940···PC 23	80 051···	**···51**	**···40**	9.000 lm	66	4,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 21 PVW 80-830···PC 23	79 841···	**···51**	**···40**	8.000 lm	63	4,4
Tugra 21 PVW 80-840···PC 23	79 840···	**···51**	**···40**	8.000 lm	60	4,4

• IK10 850 °C


Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.



Baugröße 30



Baugröße 6




Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 30

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
• **Tugra 30 PVW 80-840···PC 23**	80 401···	**···51**	**···40**	8.000 lm	60	4,8

• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 6

IP66


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 6 PW 23-830···PC 23**	79 949···		**···40**	2.300 lm	15	1,0
TugraHE 6 PW 23-840···PC 23	79 947···	**···51**	**···40**	2.300 lm	13	1,0
TugraHE 6 PW 23-930···PC 23	79 950···		**···40**	2.300 lm	19	1,0
TugraHE 6 PW 23-940···PC 23	79 948···	**···51**	**···40**	2.300 lm	17	1,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 6 PW 23-830···PC 23	79 784···	**···51**	**···40**	2.300 lm	19	1,0

• IK10 850 °C






Baugröße 9




Baugröße 12



Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 9

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 9 PW 30-830···PC 23**	79 953···		···40	3.000 lm	18	1,2
TugraHE 9 PW 30-840···PC 23	79 951···	···51	···40	3.000 lm	17	1,2
TugraHE 9 PW 30-930···PC 23	79 954···		···40	3.000 lm	23	1,2
TugraHE 9 PW 30-940···PC 23	79 952···	···51	···40	3.000 lm	21	1,2
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 9 PW 30-830···PC 23	79 787···	···51	···40	3.000 lm	23	1,2
Tugra 9 PW 30-840···PC 23	79 786···	···51	···40	3.000 lm	22	1,2

• IK10 850 °C

Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12

IP66





Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 12 PW 45-840···PC 23**	80 240···	···51	···40	4.500 lm	25	1,9
TugraHE+ 12 PW 50-840···PC 23	80 241···	···51	···40	5.000 lm	27	1,9
TugraHE+ 12 PW 80-840···PC 23	80 242···	···51	···40	8.000 lm	45	1,9
TugraHE+ 12 PW 80-930···PC 23	84 675···		···40	8.000 lm	62	1,9
TugraHE+ 12 PW 80-940···PC 23	84 674···	···51	···40	8.000 lm	57	1,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 12 PW 45-830···PC 23	79 957···		···40	4.500 lm	28	1,9
TugraHE 12 PW 45-840···PC 23	79 955···	···51	···40	4.500 lm	26	1,9
TugraHE 12 PW 45-930···PC 23	79 958···		···40	4.500 lm	35	1,9
TugraHE 12 PW 45-940···PC 23	79 956···	···51	···40	4.500 lm	32	1,9
TugraHE 12 PW 50-830···PC 23	79 961···		···40	5.000 lm	30	1,9
TugraHE 12 PW 50-840···PC 23	79 959···	···51	···40	5.000 lm	29	1,9
TugraHE 12 PW 50-930···PC 23	79 962···		···40	5.000 lm	39	1,9
TugraHE 12 PW 50-940···PC 23	79 960···	···51	···40	5.000 lm	36	1,9
TugraHE 12 PW 80-830···PC 23	79 965···		···40	8.000 lm	50	1,9
TugraHE 12 PW 80-840···PC 23	79 963···	···51	···40	8.000 lm	45	1,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 12 PW 45-830···PC 23	79 789···	···51	···40	4.500 lm	35	1,9
Tugra 12 PW 45-840···PC 23	79 788···	···51	···40	4.500 lm	33	1,9
Tugra 12 PW 50-830···PC 23	79 792···	···51	···40	5.000 lm	40	1,9
Tugra 12 PW 50-840···PC 23	79 791···	···51	···40	5.000 lm	38	1,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 12 PW 45-840···EB3 PC 23	79 790···	···51	···40	4.500 lm	38	2,2
Tugra 12 PW 50-840···EB3 PC 23	79 793···	···51	···40	5.000 lm	43	2,2

Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.

Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit LiveLink WiFi Controller					
Tugra 12 PW 45-840···LLWC PC LV 23	80 293···	**···51**	4.500 lm	34	2,1
Tugra 12 PW 50-840···LLWC PC LV 23	80 294···	**···51**	5.000 lm	39	2,1


• IK10 850 °C






Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 15 PW 100-840···PC 23**	80 246···	**···51**	**···40**	10.000 lm	56	2,3
TugraHE+ 15 PW 100-930···PC 23	84 677···		**···40**	10.000 lm	77	2,3
TugraHE+ 15 PW 100-940···PC 23	84 676···	**···51**	**···40**	10.000 lm	71	2,3
TugraHE+ 15 PW 50-840···PC 23	80 243···	**···51**	**···40**	5.000 lm	27	2,3
TugraHE+ 15 PW 60-840···PC 23	80 244···	**···51**	**···40**	6.000 lm	33	2,3
TugraHE+ 15 PW 80-840···PC 23	80 245···	**···51**	**···40**	8.000 lm	44	2,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 15 PW 100-830···PC 23	79 981···		**···40**	10.000 lm	61	2,3
TugraHE 15 PW 100-840···PC 23	79 979···	**···51**	**···40**	10.000 lm	56	2,3
TugraHE 15 PW 50-830···PC 23	79 969···		**···40**	5.000 lm	30	2,3
TugraHE 15 PW 50-840···PC 23	79 967···	**···51**	**···40**	5.000 lm	28	2,3
TugraHE 15 PW 50-930···PC 23	79 970···		**···40**	5.000 lm	40	2,3
TugraHE 15 PW 50-940···PC 23	79 968···	**···51**	**···40**	5.000 lm	34	2,3
TugraHE 15 PW 60-830···PC 23	79 973···		**···40**	6.000 lm	38	2,3
TugraHE 15 PW 60-840···PC 23	79 971···	**···51**	**···40**	6.000 lm	34	2,3
TugraHE 15 PW 60-930···PC 23	79 974···		**···40**	6.000 lm	45	2,3
TugraHE 15 PW 60-940···PC 23	79 972···	**···51**	**···40**	6.000 lm	44	2,3
TugraHE 15 PW 80-830···PC 23	79 977···		**···40**	8.000 lm	51	2,3
TugraHE 15 PW 80-840···PC 23	79 975···	**···51**	**···40**	8.000 lm	49	2,3
TugraHE 15 PW 80-930···PC 23	79 978···		**···40**	8.000 lm	61	2,3
TugraHE 15 PW 80-940···PC 23	79 976···	**···51**	**···40**	8.000 lm	60	2,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 15 PW 50-830···PC 23	79 795···	**···51**	**···40**	5.000 lm	39	2,3
Tugra 15 PW 50-840···PC 23	79 794···	**···51**	**···40**	5.000 lm	36	2,3
Tugra 15 PW 60-830···PC 23	79 798···	**···51**	**···40**	6.000 lm	49	2,3
Tugra 15 PW 60-840···PC 23	79 797···	**···51**	**···40**	6.000 lm	47	2,3
Tugra 15 PW 80-840···PC 23	79 800···	**···51**	**···40**	8.000 lm	49	2,3
Tugra 15 PW 80-940···PC 23	79 801···	**···51**		8.000 lm	60	2,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 15 PW 50-840···EB3 PC 23	79 796···	**···51**	**···40**	5.000 lm	41	2,6
Tugra 15 PW 60-840···EB3 PC 23	79 799···	**···51**	**···40**	6.000 lm	52	2,6
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit LiveLink WiFi Controller						
Tugra 15 PW 50-840···LLWC PC LV 23	80 295···	**···51**		5.000 lm	37	2,5
Tugra 15 PW 60-840···LLWC PC LV 23	80 296···	**···51**		6.000 lm	48	2,5


• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18


IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 18 PW 100-840···PC 23**	80 250···	**···51**	**···40**	10.000 lm	55	3,8
TugraHE+ 18 PW 125-830···PC 23	84 678···		**···40**	12.500 lm	73	3,8
TugraHE+ 18 PW 125-840···PC 23	80 251···	**···51**	**···40**	12.500 lm	71	3,8
TugraHE+ 18 PW 150-840···PC 23	80 252···	**···51**	**···40**	15.000 lm	86	3,8
TugraHE+ 18 PW 45-840···PC 23	80 247···	**···51**	**···40**	4.500 lm	24	3,8
TugraHE+ 18 PW 64-840···PC 23	80 248···	**···51**	**···40**	6.400 lm	34	3,8
TugraHE+ 18 PW 70-840···PC 23	80 249···	**···51**	**···40**	7.000 lm	38	3,8
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 18 PW 100-830···PC 23	79 990···		**···40**	10.000 lm	66	3,8
TugraHE 18 PW 100-840···PC 23	79 989···	**···51**	**···40**	10.000 lm	60	3,8
TugraHE 18 PW 125-840···PC 23	79 991···	**···51**	**···40**	12.500 lm	71	3,8
TugraHE 18 PW 150-830···PC 23	79 995···		**···40**	15.000 lm	92	3,8
TugraHE 18 PW 150-840···PC 23	79 993···		**···40**	15.000 lm	87	3,8
TugraHE 18 PW 150-840···PC 23	79 994···	**···51**		15.000 lm	86	3,8
TugraHE 18 PW 45-830···PC 23	79 984···		**···40**	4.500 lm	26	3,8
TugraHE 18 PW 45-840···PC 23	79 983···	**···51**	**···40**	4.500 lm	25	3,8
TugraHE 18 PW 64-830···PC 23	79 986···		**···40**	6.400 lm	41	3,8
TugraHE 18 PW 64-840···PC 23	79 985···	**···51**	**···40**	6.400 lm	36	3,8
TugraHE 18 PW 70-830···PC 23	79 988···		**···40**	7.000 lm	42	3,8
TugraHE 18 PW 70-840···PC 23	79 987···	**···51**	**···40**	7.000 lm	40	3,8
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 18 PW 45-830···PC 23	79 803···	**···51**	**···40**	4.500 lm	34	3,8
Tugra 18 PW 45-840···PC 23	79 802···	**···51**	**···40**	4.500 lm	32	3,8
Tugra 18 PW 64-830···PC 23	79 805···	**···51**	**···40**	6.400 lm	51	3,8
Tugra 18 PW 64-840···PC 23	79 804···	**···51**	**···40**	6.400 lm	49	3,8
Tugra 18 PW 70-830···PC 23	79 807···	**···51**	**···40**	7.000 lm	56	3,8
Tugra 18 PW 70-840···PC 23	79 806···	**···51**	**···40**	7.000 lm	54	3,8
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit LiveLink WiFi Controller						
Tugra 18 PW 45-840···LLWC PC LV 23	80 297···	**···51**		4.500 lm	33	4,0
Tugra 18 PW 64-840···LLWC PC LV 23	80 298···	**···51**		6.400 lm	50	4,0
Tugra 18 PW 70-840···LLWC PC LV 23	80 299···	**···51**		7.000 lm	55	4,0

• IK10 850 °C


Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.






Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h						
• **TugraHE+ 21 PW 100-840···PC 23**	80 256···	**···51**	**···40**	10.000 lm	54	4,4
TugraHE+ 21 PW 125-840···PC 23	80 257···	**···51**	**···40**	12.500 lm	69	4,4
TugraHE+ 21 PW 150-840···PC 23	80 258···	**···51**	**···40**	15.000 lm	83	4,4
TugraHE+ 21 PW 170-840···PC 23	80 259···	**···51**	**···40**	17.000 lm	96	4,4
TugraHE+ 21 PW 50-840···PC 23	80 253···	**···51**	**···40**	5.000 lm	29	4,4
TugraHE+ 21 PW 64-840···PC 23	80 254···	**···51**	**···40**	6.400 lm	34	4,4
TugraHE+ 21 PW 80-840···PC 23	80 255···	**···51**	**···40**	8.000 lm	43	4,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 21 PW 100-830···PC 23	80 003···		**···40**	10.000 lm	63	4,4
TugraHE 21 PW 100-840···PC 23	80 002···	**···51**	**···40**	10.000 lm	59	4,4
TugraHE 21 PW 125-830···PC 23	80 005···		**···40**	12.500 lm	81	4,4
TugraHE 21 PW 125-840···PC 23	80 004···	**···51**	**···40**	12.500 lm	76	4,4
TugraHE 21 PW 150-830···PC 23	80 007···		**···40**	15.000 lm	90	4,4
TugraHE 21 PW 150-840···PC 23	80 006···	**···51**	**···40**	15.000 lm	83	4,4
TugraHE 21 PW 170-830···PC 23	80 009···		**···40**	17.000 lm	101	4,4
TugraHE 21 PW 170-840···PC 23	80 008···	**···51**	**···40**	17.000 lm	96	4,4
TugraHE 21 PW 50-830···PC 23	79 997···		**···40**	5.000 lm	30	4,4
TugraHE 21 PW 50-840···PC 23	79 996···	**···51**	**···40**	5.000 lm	28	4,4
TugraHE 21 PW 64-830···PC 23	79 999···		**···40**	6.400 lm	37	4,4
TugraHE 21 PW 64-840···PC 23	79 998···	**···51**	**···40**	6.400 lm	35	4,4
TugraHE 21 PW 80-830···PC 23	80 001···		**···40**	8.000 lm	48	4,4
TugraHE 21 PW 80-840···PC 23	80 000···	**···51**	**···40**	8.000 lm	47	4,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 21 PW 50-830···PC 23	79 809···	**···51**	**···40**	5.000 lm	37	4,4
Tugra 21 PW 50-840···PC 23	79 808···	**···51**	**···40**	5.000 lm	34	4,4
Tugra 21 PW 64-830···PC 23	79 811···	**···51**	**···40**	6.400 lm	49	4,4
Tugra 21 PW 64-840···PC 23	79 810···	**···51**	**···40**	6.400 lm	47	4,4
Tugra 21 PW 80-830···PC 23	79 813···	**···51**	**···40**	8.000 lm	63	4,4
Tugra 21 PW 80-840···PC 23	79 812···	**···51**	**···40**	8.000 lm	60	4,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit LiveLink WiFi Controller						
Tugra 21 PW 50-840···LLWC PC LV 23	80 300···	**···51**		5.000 lm	35	4,7
Tugra 21 PW 64-840···LLWC PC LV 23	80 301···	**···51**		6.400 lm	48	4,7
Tugra 21 PW 80-840···LLWC PC LV 23	80 302···	**···51**		8.000 lm	61	4,7


• IK10 850 °C



Baugröße 30



Baugröße 12 optional




Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 30

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
• **Tugra 30 PW 50-840···PC 23**	79 816···	**···51**	**···40**	5.000 lm	34	4,8
Tugra 30 PW 64-840···PC 23	79 814···	**···51**	**···40**	6.400 lm	46	4,8
Tugra 30 PW 80-840···PC 23	79 815···	**···51**	**···40**	8.000 lm	60	4,8

• IK10 850 °C




Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 12 PXW 45-840···PC 23**	80 054···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	1,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 12 PXW 45-840···PC 23	79 842···	**···51**	**···40**	4.500 lm	35	1,9
Tugra 12 PXW 45-840···PC LV 23	79 843···	**···51**	**···40**	4.500 lm	35	2,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 12 PXW 45-840···EB3 PC 23	79 844···	**···51**	**···40**	4.500 lm	40	2,2


• IK10 850 °C




Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.



Baugröße 15



Baugröße 18




Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 15 PXW 50-840···PC 23**	80 055···	**···51**	**···40**	5.000 lm	29	2,3
TugraHE 15 PXW 55-840···PC 23	80 056···	**···51**	**···40**	5.500 lm	32	2,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 15 PXW 50-840···PC 23	79 845···	**···51**	**···40**	5.000 lm	38	2,3
Tugra 15 PXW 50-840···PC LV 23	79 846···	**···51**	**···40**	5.000 lm	38	2,4
Tugra 15 PXW 55-840···PC 23	79 847···	**···51**	**···40**	5.500 lm	43	2,3
Tugra 15 PXW 55-840···PC LV 23	79 848···	**···51**	**···40**	5.500 lm	43	2,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 15 PXW 50-840···EB3 PC 23	80 411···	**···51**	**···40**	5.000 lm	43	2,6
Tugra 15 PXW 55-840···EB3 PC 23	80 412···	**···51**	**···40**	5.500 lm	48	2,6

• IK10 850 °C





Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 18 PXW 50-840···PC 23**	80 057···	**···51**	**···40**	5.000 lm	29	3,8
TugraHE 18 PXW 70-840···PC 23	80 058···	**···51**	**···40**	7.000 lm	42	3,8
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 18 PXW 50-840···PC 23	79 849···	**···51**	**···40**	5.000 lm	37	3,8
Tugra 18 PXW 50-840···PC LV 23	79 850···	**···51**	**···40**	5.000 lm	37	3,9
Tugra 18 PXW 70-840···PC 23	79 851···	**···51**	**···40**	7.000 lm	55	3,8
Tugra 18 PXW 70-840···PC LV 23	79 852···	**···51**	**···40**	7.000 lm	55	3,9

• IK10 850 °C









Rohrleuchte aus Polycarbonat (PC) mit symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 21 PXW 50-840···PC 23**	80 059···	**···51**	**···40**	5.000 lm	28	4,4
TugraHE 21 PXW 70-840···PC 23	80 060···	**···51**	**···40**	7.000 lm	40	3,4
TugraHE 21 PXW 90-840···PC 23	80 061···	**···51**	**···40**	9.000 lm	54	3,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 21 PXW 50-840···PC 23	79 853···	**···51**	**···40**	5.000 lm	35	4,4
Tugra 21 PXW 50-840···PC LV 23	79 854···	**···51**	**···40**	5.000 lm	35	4,6
Tugra 21 PXW 70-840···PC 23	79 855···	**···51**	**···40**	7.000 lm	54	4,4
Tugra 21 PXW 70-840···PC LV 23	79 856···	**···51**	**···40**	7.000 lm	54	4,6

• IK10 850 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12

IP66


Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 12 PAW 50-8TW···01**	80 203···	**···51**		5.000 lm	42	1,9
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 12 PAW 50-830···01	80 176···		**···51**	5.000 lm	30	2,1
TugraHE 12 PAW 50-840···01	80 174···		**···51**	5.000 lm	28	2,1
TugraHE 12 PAW 50-930···01	80 177···		**···51**	5.000 lm	35	2,1
TugraHE 12 PAW 50-940···01	80 175···		**···51**	5.000 lm	35	2,1

• IK03 650 °C



Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.






Rohrleuchte aus PMMA mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 12


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 12 PAW 40-840···IP69K 23**	80 377···	**···40**	4.000 lm	29	2,3

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 15 PAW 60-8TW···01**	80 205···	**···51**		6.000 lm	50	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 15 PAW 60-830···01	80 180···		**···51**	6.000 lm	35	2,5
TugraHE 15 PAW 60-840···01	80 178···		**···51**	6.000 lm	33	2,5
TugraHE 15 PAW 60-930···01	80 181···		**···51**	6.000 lm	43	2,5
TugraHE 15 PAW 60-940···01	80 179···		**···51**	6.000 lm	43	2,5

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 15


IP69K


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 15 PAW 50-840···IP69K 23**	80 378···	**···40**	5.000 lm	35	2,6

• IK03 650 °C










Rohrleuchte aus PMMA mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 18 PAW 64-8TW···01**	80 207···	**···51**		6.400 lm	54	3,9
TugraHE 18 PAW 70-8TW···01	80 209···	**···51**		7.000 lm	59	3,9
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 18 PAW 64-830···01	80 184···		**···51**	6.400 lm	37	3,2
TugraHE 18 PAW 64-840···01	80 182···		**···51**	6.400 lm	35	3,2
TugraHE 18 PAW 64-930···01	80 185···		**···51**	6.400 lm	45	3,2
TugraHE 18 PAW 64-940···01	80 183···		**···51**	6.400 lm	45	3,2
TugraHE 18 PAW 70-830···01	80 188···		**···51**	7.000 lm	42	3,2
TugraHE 18 PAW 70-840···01	80 186···		**···51**	7.000 lm	38	3,2
TugraHE 18 PAW 70-930···01	80 189···		**···51**	7.000 lm	49	3,2
TugraHE 18 PAW 70-940···01	80 187···		**···51**	7.000 lm	49	3,2


• IK03 650 °C



Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.

Rohrleuchte aus PMMA mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 21 PAW 80-8TW···01**	80 211···	**···51**		8.000 lm	68	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
TugraHE 21 PAW 80-830···01	80 192···		**···51**	8.000 lm	48	4,7
TugraHE 21 PAW 80-840···01	80 190···		**···51**	8.000 lm	45	4,7
TugraHE 21 PAW 80-930···01	80 193···		**···51**	8.000 lm	55	4,7
TugraHE 21 PAW 80-940···01	80 191···		**···51**	8.000 lm	55	4,7


• IK03 650 °C





Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 3

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 3 PL 12-840···23**	79 926···		**···40**	1.200 lm	8	0,5
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 3 PL 12-840···23	79 726···	**···51**	**···40**	1.200 lm	11	0,5

• IK03 650 °C

Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 6


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 6 PL 23-840···23**	79 927···		**···40**	2.300 lm	14	0,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 6 PL 23-840···23	79 730···	**···51**	**···40**	2.300 lm	18	0,9

• IK03 650 °C






Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 9

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 9 PL 30-840···23**	79 928···		**···40**	3.000 lm	17	1,1
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 9 PL 30-840···23	79 738···	**···51**	**···40**	3.000 lm	22	1,1

• IK03 650 °C




Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12

IP66


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 12 PL 45-840···23**	79 929···		**···40**	4.500 lm	26	1,9
TugraHE 12 PL 50-840···23	79 930···		**···40**	5.000 lm	28	1,9
TugraHE 12 PL 80-840···23	79 931···		**···40**	8.000 lm	44	1,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 12 PL 45-840···23	79 742···	**···51**	**···40**	4.500 lm	34	1,9
Tugra 12 PL 50-840···23	79 752···	**···51**	**···40**	5.000 lm	38	1,9
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 12 PL 45-840···EB3 23	79 743···	**···51**	**···40**	4.500 lm	39	2,1
Tugra 12 PL 50 -840···EB3 23	79 753···	**···51**	**···40**	5.000 lm	43	2,1

• IK03 650 °C



Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.






Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 12


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 12 PL 45-840···IP69K 23**	79 748···	**···40**	4.500 lm	33	2,3
Tugra 12 PL 50-840···IP69K 23	79 754···	**···40**	5.000 lm	37	2,3

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 15 PL 50-840···23**	79 932···		**···40**	5.000 lm	30	2,2
TugraHE 15 PL 55-840···23	79 933···		**···40**	5.500 lm	32	2,2
TugraHE 15 PL 64-840···23	79 934···		**···40**	6.400 lm	40	2,2
TugraHE 15 PL 80-840···23	79 935···		**···40**	8.000 lm	48	2,2
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 15 PL 50-840···23	79 758···	**···51**	**···40**	5.000 lm	36	2,2
Tugra 15 PL 55-840···23	79 764···	**···51**	**···40**	5.500 lm	41	2,2
Tugra 15 PL 64-840···23	79 777···	**···51**	**···40**	6.400 lm	50	2,2
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 15 PL 50-840···EB3 23	79 759···	**···51**	**···40**	5.000 lm	41	2,5
Tugra 15 PL 55-840···EB3 23	79 765···	**···51**	**···40**	5.500 lm	46	2,5
Tugra 15 PL 64-840···EB3 23	79 778···	**···51**	**···40**	6.400 lm	55	2,5

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 15


IP69K




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 15 PL 50-840···IP69K 23**	79 760···	**···40**	5.000 lm	38	2,6
Tugra 15 PL 55-840···IP69K 23	79 766···	**···40**	5.500 lm	41	2,6
Tugra 15 PL 64-840···IP69K 23	80 350···	**···40**	6.400 lm	49	2,6

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 18 PL 100-840···23**	79 938···		**···40**	10.000 lm	62	3,6
TugraHE 18 PL 125-840···23	79 939···		**···40**	12.500 lm	68	3,6
TugraHE 18 PL 150-840···23	79 940···		**···40**	15.000 lm	87	3,6
TugraHE 18 PL 64-840···23	79 936···		**···40**	6.400 lm	35	3,6
TugraHE 18 PL 80-840···23	79 937···		**···40**	8.000 lm	45	3,6
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 18 PL 64-840···23	79 780···	**···51**	**···40**	6.400 lm	49	3,6

• IK03 650 °C

Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.

Rohrleuchte aus PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 21 PL 100-840···23**	79 943···		**···40**	10.000 lm	60	3,4
TugraHE 21 PL 125-840···23	79 944···		**···40**	12.500 lm	76	3,4
TugraHE 21 PL 150-840···23	79 945···		**···40**	15.000 lm	85	3,4
TugraHE 21 PL 170-840···23	79 946···		**···40**	17.000 lm	95	3,4
TugraHE 21 PL 64-840···23	79 941···		**···40**	6.400 lm	37	3,4
TugraHE 21 PL 80-840···23	79 942···		**···40**	8.000 lm	44	3,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 21 PL 64-840···23	79 781···	**···51**	**···40**	6.400 lm	47	4,3
Tugra 21 PL 80-840···23	79 782···	**···51**	**···40**	8.000 lm	60	4,3


• IK03 650 °C





Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 9


IP69K



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h					
• **TugraHE 9 PN 30-840···IP69K 23**	82 785···	**···40**	3.000 lm	19	1,9


• IK03 650 °C





Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 12

IP69K




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h					
• **TugraHE+ 12 PN 45-840···IP69K 23**	82 801···	**···40**	4.500 lm	25	2,3
TugraHE+ 12 PN 50-840···IP69K 23	82 802···	**···40**	5.000 lm	28	2,3
TugraHE+ 12 PN 80-840···IP69K 23	82 803···	**···40**	8.000 lm	46	2,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h					
TugraHE 12 PN 50-840···IP69K 23	82 786···	**···40**	5.000 lm	31	2,3
TugraHE 12 PN 80-840···IP69K 23	82 787···	**···40**	8.000 lm	48	2,3
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
Tugra 12 PN 45-840···IP69K 23	80 369···	**···40**	4.500 lm	35	2,3
Tugra 12 PN 50-840···IP69K 23	80 370···	**···40**	5.000 lm	39	2,3

• IK03 650 °C

Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 15

IP69K




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h					
• **TugraHE+ 15 PN 100-840···IP69K 23**	82 807···	**···40**	10.000 lm	57	2,6
TugraHE+ 15 PN 50-840···IP69K 23	82 804···	**···40**	5.000 lm	28	2,6
TugraHE+ 15 PN 64-840···IP69K 23	82 805···	**···40**	6.400 lm	36	2,6
TugraHE+ 15 PN 80-840···IP69K 23	82 806···	**···40**	8.000 lm	45	2,6
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h					
TugraHE 15 PN 50-840···IP69K 23	82 788···	**···40**	5.000 lm	30	2,6
TugraHE 15 PN 64-840···IP69K 23	82 789···	**···40**	6.400 lm	39	2,6
TugraHE 15 PN 80-840···IP69K 23	82 790···	**···40**	8.000 lm	49	2,6
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
Tugra 15 PN 50-840···IP69K 23	80 371···	**···40**	5.000 lm	38	2,6
Tugra 15 PN 64-840···IP69K 23	80 372···	**···40**	6.400 lm	49	2,6

• IK03 650 °C


Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.





Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 18

IP69K




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h					
• **TugraHE+ 18 PN 100-840···IP69K 23**	82 811···	**···40**	10.000 lm	56	3,0
TugraHE+ 18 PN 125-840···IP69K 23	82 812···	**···40**	12.500 lm	72	3,0
TugraHE+ 18 PN 64-840···IP69K 23	82 808···	**···40**	6.400 lm	35	3,0
TugraHE+ 18 PN 70-840···IP69K 23	82 809···	**···40**	7.000 lm	38	3,0
TugraHE+ 18 PN 80-840···IP69K 23	82 810···	**···40**	8.000 lm	44	3,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h					
TugraHE 18 PN 100-840···IP69K 23	82 794···	**···40**	10.000 lm	63	3,0
TugraHE 18 PN 125-840···IP69K 23	82 795···	**···40**	12.500 lm	71	3,0
TugraHE 18 PN 64-840···IP69K 23	82 791···	**···40**	6.400 lm	37	3,0
TugraHE 18 PN 70-840···IP69K 23	82 792···	**···40**	7.000 lm	41	3,0
TugraHE 18 PN 80-840···IP69K 23	82 793···	**···40**	8.000 lm	48	3,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
Tugra 18 PN 64-840···IP69K 23	80 373···	**···40**	6.400 lm	48	3,0
Tugra 18 PN 70-840···IP69K 23	80 374···	**···40**	7.000 lm	57	3,0

• IK03 650 °C

Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 21


IP69K



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h					
• **TugraHE+ 21 PN 100-840···IP69K 23**	82 815···	**···40**	10.000 lm	56	3,4
TugraHE+ 21 PN 125-840···IP69K 23	82 816···	**···40**	12.500 lm	70	3,4
TugraHE+ 21 PN 150-840···IP69K 23	82 817···	**···40**	15.000 lm	86	3,4
TugraHE+ 21 PN 64-840···IP69K 23	82 813···	**···40**	6.400 lm	35	3,4
TugraHE+ 21 PN 80-840···IP69K 23	82 814···	**···40**	8.000 lm	43	3,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h					
TugraHE 21 PN 100-840···IP69K 23	82 798···	**···40**	10.000 lm	60	3,4
TugraHE 21 PN 125-840···IP69K 23	82 799···	**···40**	12.500 lm	77	3,4
TugraHE 21 PN 150-840···IP69K 23	82 800···	**···40**	15.000 lm	82	3,4
TugraHE 21 PN 64-840···IP69K 23	82 796···	**···40**	6.400 lm	37	3,4
TugraHE 21 PN 80-840···IP69K 23	82 797···	**···40**	8.000 lm	48	3,4
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
Tugra 21 PN 64-840···IP69K 23	80 375···	**···40**	6.400 lm	49	3,4
Tugra 21 PN 80-840···IP69K 23	80 376···	**···40**	8.000 lm	63	3,4

• IK03 650 °C






Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 12

IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 12 PVW 45-840···IP69K 23**	80 363···	**···40**	4.500 lm	33	2,3

• IK03 650 °C





Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 15


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 15 PVW 50-840···IP69K 23**	80 364···	**···40**	5.000 lm	35	2,6
Tugra 15 PVW 60-840···IP69K 23	80 365···	**···40**	6.000 lm	43	2,6

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 6

IP66


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h					
• **TugraHE 6 PW 23-840···23**	80 010···	**···40**	2.300 lm	14	1,1

• IK03 650 °C



Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.







Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 6


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 6 PW 23-840···IP69K 23**	80 351···	**···40**	2.300 lm	19	1,6

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 9


IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h					
• **TugraHE 9 PW 30-840···23**	80 011···	**···40**	3.000 lm	17	1,3

• IK03 650 °C









Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 9


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 9 PW 30-840···IP69K 23**	80 352···	**···40**	3.000 lm	22	1,9

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 12

IP66


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 12 PW 45-840···23**	80 012···		**···40**	4.500 lm	24	2,1
TugraHE 12 PW 50-840···23	80 013···		**···40**	5.000 lm	28	2,1
TugraHE 12 PW 80-840···23	80 014···		**···40**	8.000 lm	42	2,1
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 12 PW 45-840···23	79 817···	**···51**	**···40**	4.500 lm	33	2,1
Tugra 12 PW 50-840···23	79 819···	**···51**	**···40**	5.000 lm	37	2,1
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 12 PW 45-840···EB3 23	79 818···	**···51**	**···40**	4.500 lm	38	2,4
Tugra 12 PW 50-840···EB3 23	79 820···	**···51**	**···40**	5.000 lm	42	2,4

• IK03 650 °C



Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.







Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 12


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 12 PW 45-840···IP69K 23**	80 353···	**···40**	4.500 lm	33	2,3
Tugra 12 PW 50-840···IP69K 23	80 354···	**···40**	5.000 lm	37	2,3

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 15


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 15 PW 100-840···23**	80 018···		**···40**	10.000 lm	52	2,5
TugraHE 15 PW 50-840···23	80 015···		**···40**	5.000 lm	27	2,5
TugraHE 15 PW 60-840···23	80 016···		**···40**	6.000 lm	32	2,5
TugraHE 15 PW 80-840···23	80 017···		**···40**	8.000 lm	45	2,5
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 15 PW 50-840···23	79 821···	**···51**	**···40**	5.000 lm	36	2,5
Tugra 15 PW 60-840···23	79 823···	**···51**	**···40**	6.000 lm	45	2,5
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Tugra 15 PW 50-840···EB3 23	79 822···	**···51**	**···40**	5.000 lm	41	2,8
Tugra 15 PW 60-840···EB3 23	79 824···	**···51**	**···40**	6.000 lm	50	2,8

• IK03 650 °C









Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 15


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 15 PW 50-840···IP69K 23**	80 355···	**···40**	5.000 lm	35	2,6
Tugra 15 PW 60-840···IP69K 23	80 356···	**···40**	6.000 lm	43	2,6

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 18

IP66


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 18 PW 100-840···23**	80 022···		**···40**	10.000 lm	60	4,0
TugraHE 18 PW 125-840···23	80 023···		**···40**	12.500 lm	68	4,0
TugraHE 18 PW 150-840···23	80 024···		**···40**	15.000 lm	82	4,0
TugraHE 18 PW 45-840···23	80 019···		**···40**	4.500 lm	26	4,0
TugraHE 18 PW 64-840···23	80 020···		**···40**	6.400 lm	35	4,0
TugraHE 18 PW 70-840···23	80 021···		**···40**	7.000 lm	41	4,0
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 18 PW 45-840···23	79 826···	**···51**	**···40**	4.500 lm	31	4,0
Tugra 18 PW 64-840···23	79 827···	**···51**	**···40**	6.400 lm	47	4,0
Tugra 18 PW 70-840···23	79 828···	**···51**	**···40**	7.000 lm	52	4,0

• IK03 650 °C



Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.







Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 18


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 18 PW 45-840···IP69K 23**	80 357···	**···40**	4.500 lm	29	3,0
Tugra 18 PW 64-840···IP69K 23	80 358···	**···40**	6.400 lm	45	3,0
Tugra 18 PW 70-840···IP69K 23	80 359···	**···40**	7.000 lm	52	3,0

• IK03 650 °C








Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 21


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h						
• **TugraHE 21 PW 100-840···23**	80 028···		**···40**	10.000 lm	58	4,7
TugraHE 21 PW 125-840···23	80 029···		**···40**	12.500 lm	74	4,7
TugraHE 21 PW 150-840···23	80 030···		**···40**	15.000 lm	79	4,7
TugraHE 21 PW 170-840···23	80 031···		**···40**	17.000 lm	95	4,7
TugraHE 21 PW 50-840···23	80 025···		**···40**	5.000 lm	26	4,7
TugraHE 21 PW 64-840···23	80 026···		**···40**	6.400 lm	34	4,7
TugraHE 21 PW 80-840···23	80 027···		**···40**	8.000 lm	44	4,7
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h						
Tugra 21 PW 50-840···23	79 829···	**···51**	**···40**	5.000 lm	34	4,7
Tugra 21 PW 64-840···23	79 830···	**···51**	**···40**	6.400 lm	46	4,7
Tugra 21 PW 80-840···23	79 831···	**···51**	**···40**	8.000 lm	58	4,7

• IK03 650 °C









Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 21


IP69K



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 21 PW 50-840···IP69K 23**	80 360···	**···40**	5.000 lm	34	3,4
Tugra 21 PW 64-840···IP69K 23	80 361···	**···40**	6.400 lm	45	3,4
Tugra 21 PW 80-840···IP69K 23	80 362···	**···40**	8.000 lm	59	3,4


• IK03 650 °C





Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Baugröße 9


IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
• **TugraHE 9 PW19 25-8TW···01**	80 842···	**···62**			2.500 lm	22	1,3
TugraHE 9 PW19 30-8TW···01	80 194···	**···51**			3.000 lm	26	1,3
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 9 PW19 30-830···01	80 132···		**···51**	**···40**	3.000 lm	19	1,3
TugraHE 9 PW19 30-840···01	80 130···		**···51**	**···40**	3.000 lm	17	1,3
TugraHE 9 PW19 30-930···01	80 133···		**···51**	**···40**	3.000 lm	24	1,3
TugraHE 9 PW19 30-940···01	80 131···		**···51**	**···40**	3.000 lm	22	1,3

• IK03 650 °C


Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.






Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Baugröße 12


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h							
• **TugraHE+ 12 PW19 34-840···01**	80 847···		···51	···40	3.400 lm	19	2,1
TugraHE+ 12 PW19 38-840···01	80 281···		···51	···40	3.800 lm	22	2,1
TugraHE+ 12 PW19-IL 45-840···01	80 289···		···51	···40	3.150 lm	22	3,1
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 12 PW19 34-8TW···01	80 843···	···62			3.400 lm	29	1,9
TugraHE 12 PW19 38-8TW···01	80 195···	···51			3.800 lm	33	1,9
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 12 PW19 34-830···01	80 828···		···51	···40	3.400 lm	20	2,1
TugraHE 12 PW19 34-840···01	80 826···		···51	···40	3.400 lm	20	2,1
TugraHE 12 PW19 34-930···01	80 829···		···51	···40	3.400 lm	27	2,1
TugraHE 12 PW19 34-940···01	80 827···		···51	···40	3.400 lm	24	2,1
TugraHE 12 PW19 38-830···01	80 136···		···51	···40	3.800 lm	23	2,1
TugraHE 12 PW19 38-840···01	80 134···		···51	···40	3.800 lm	22	2,1
TugraHE 12 PW19 38-930···01	80 137···		···51	···40	3.800 lm	29	2,1
TugraHE 12 PW19 38-940···01	80 135···		···51	···40	3.800 lm	27	2,1
TugraHE 12 PW19-IL 45-830···01	80 156···		···51	···40	3.150 lm	24	3,1
TugraHE 12 PW19-IL 45-840···01	80 154···		···51	···40	3.150 lm	22	3,1
TugraHE 12 PW19-IL 45-930···01	80 157···		···51	···40	3.150 lm	31	3,1
TugraHE 12 PW19-IL 45-940···01	80 155···		···51	···40	3.150 lm	28	3,1
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h, mit LiveLink WiFi Controller							
TugraHE 12 PW19 34-840···LLWC LV 01	80 851···		···51		3.400 lm	20	2,3
TugraHE 12 PW19 38-840···LLWC LV 01	80 311···		···51		3.800 lm	23	2,3


• IK03 650 °C





Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Baugröße 15


IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h							
• **TugraHE+ 15 PW19 42-840···01**	80 848···		···51	···40	4.200 lm	23	2,5
TugraHE+ 15 PW19 47-840···01	80 282···		···51	···40	5.000 lm	26	2,5
TugraHE+ 15 PW19-IL 60-840···01	80 290···		···51	···40	4.200 lm	29	3,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 15 PW19 42-8TW···01	80 844···	···62			4.200 lm	37	2,5
TugraHE 15 PW19 47-8TW···01	80 196···	···51			4.700 lm	41	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 15 PW19 42-830···01	80 832···		···51	···40	4.200 lm	25	2,5
TugraHE 15 PW19 42-840···01	80 830···		···51	···40	4.200 lm	25	2,5
TugraHE 15 PW19 42-930···01	80 833···		···51	···40	4.200 lm	33	2,5
TugraHE 15 PW19 42-940···01	80 831···		···51	···40	4.200 lm	30	2,5
TugraHE 15 PW19 47-830···01	80 140···		···51	···40	5.000 lm	28	2,5
TugraHE 15 PW19 47-840···01	80 138···		···51	···40	5.000 lm	27	2,5
TugraHE 15 PW19 47-930···01	80 141···		···51	···40	5.000 lm	36	2,5
TugraHE 15 PW19 47-940···01	80 139···		···51	···40	5.000 lm	34	2,5
TugraHE 15 PW19-IL 60-830···01	80 160···		···51	···40	4.200 lm	32	3,5
TugraHE 15 PW19-IL 60-840···01	80 158···		···51	···40	4.200 lm	31	3,5
TugraHE 15 PW19-IL 60-930···01	80 161···		···51	···40	4.200 lm	40	3,5
TugraHE 15 PW19-IL 60-940···01	80 159···		···51	···40	4.200 lm	38	3,5
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h, mit LiveLink WiFi Controller							
TugraHE 15 PW19 42-840···LLWC LV 01	80 852···		···51		4.200 lm	25	2,7
TugraHE 15 PW19 47-840···LLWC LV 01	80 312···		···51		5.000 lm	28	2,7

• IK03 650 °C


Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.






Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Baugröße 18


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h							
• **TugraHE+ 18 PW19 50-840···01**	80 849···		···51	···40	5.000 lm	28	4,0
TugraHE+ 18 PW19 56-840···01	80 283···		···51	···40	6.000 lm	31	4,0
TugraHE+ 18 PW19-IL 70-840···01	80 291···		···51	···40	4.900 lm	33	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 18 PW19 50-8TW···01	80 845···	···62			5.000 lm	44	3,3
TugraHE 18 PW19 56-8TW···01	80 197···	···51			6.000 lm	49	3,9
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 18 PW19 50-830···01	80 836···		···51	···40	5.000 lm	30	4,0
TugraHE 18 PW19 50-840···01	80 834···		···51	···40	5.000 lm	30	4,0
TugraHE 18 PW19 50-930···01	80 837···		···51	···40	5.000 lm	38	4,0
TugraHE 18 PW19 50-940···01	80 835···		···51	···40	5.000 lm	35	4,0
TugraHE 18 PW19 56-830···01	80 144···		···51	···40	6.000 lm	33	4,0
TugraHE 18 PW19 56-840···01	80 142···		···51	···40	6.000 lm	32	4,0
TugraHE 18 PW19 56-930···01	80 145···		···51	···40	6.000 lm	44	4,0
TugraHE 18 PW19 56-940···01	80 143···		···51	···40	6.000 lm	40	4,0
TugraHE 18 PW19-IL 70-830···01	80 164···		···51	···40	4.900 lm	37	5,0
TugraHE 18 PW19-IL 70-840···01	80 162···		···51	···40	4.900 lm	36	3,8
TugraHE 18 PW19-IL 70-930···01	80 165···		···51	···40	4.900 lm	48	5,0
TugraHE 18 PW19-IL 70-940···01	80 163···		···51	···40	4.900 lm	45	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h, mit LiveLink WiFi Controller							
TugraHE 18 PW19 50-840···LLWC LV 01	80 853···		···51		5.000 lm	30	4,2
TugraHE 18 PW19 56-840···LLWC LV 01	80 313···		···51		6.000 lm	33	4,2


• IK03 650 °C





Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Baugröße 21

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 100.000 h							
• **TugraHE+ 21 PW19 58-840···01**	80 850···		···51	···40	5.800 lm	32	4,7
TugraHE+ 21 PW19 64-840···01	80 284···		···51	···40	6.400 lm	35	4,7
TugraHE+ 21 PW19-IL 80-840···01	80 292···		···51	···40	5.600 lm	38	5,7
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 21 PW19 58-8TW···01	80 846···	···62			5.800 lm	51	4,5
TugraHE 21 PW19 64-8TW···01	80 198···	···51			6.400 lm	55	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h							
TugraHE 21 PW19 58-830···01	80 840···		···51	···40	5.800 lm	34	4,7
TugraHE 21 PW19 58-840···01	80 838···		···51	···40	5.800 lm	33	4,7
TugraHE 21 PW19 58-930···01	80 841···		···51	···40	5.800 lm	44	3,4
TugraHE 21 PW19 58-940···01	80 839···		···51	···40	5.800 lm	41	4,7
TugraHE 21 PW19 64-830···01	80 148···		···51	···40	6.400 lm	39	4,7
TugraHE 21 PW19 64-840···01	80 146···		···51	···40	6.400 lm	36	3,3
TugraHE 21 PW19 64-930···01	80 149···		···51	···40	6.400 lm	50	4,7
TugraHE 21 PW19 64-940···01	80 147···		···51	···40	6.400 lm	47	4,7
TugraHE 21 PW19-IL 80-830···01	80 168···		···51	···40	5.600 lm	42	3,8
TugraHE 21 PW19-IL 80-840···01	80 166···		···51	···40	5.600 lm	40	4,3
TugraHE 21 PW19-IL 80-930···01	80 169···		···51	···40	5.600 lm	53	3,8
TugraHE 21 PW19-IL 80-940···01	80 167···		···51	···40	5.600 lm	51	3,8
Leuchtenkörper weiß, LED mit Lebensdauer L80 = 70.000 h, mit LiveLink WiFi Controller							
TugraHE 21 PW19 58-840···LLWC LV 01	80 854···		···51		5.800 lm	34	5,0
TugraHE 21 PW19 64-840···LLWC LV 01	80 314···		···51		6.400 lm	37	5,0

• IK03 650 °C


Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.



Baugröße 12



Baugröße 15




Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 12

IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 12 PXW 45-840···IP69K 23**	80 366···	**···40**	4.500 lm	33	2,3

• IK03 650 °C




Rohrleuchte aus PMMA mit symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung und erhöhter Schutzart IP69K in Baugröße 15

IP69K

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper grau, LED mit Lebensdauer L80 = 50.000 h					
• **Tugra 15 PXW 50-840···IP69K 23**	80 367···	**···40**	5.000 lm	38	2,6
Tugra 15 PXW 55-840···IP69K 23	80 368···	**···40**	5.500 lm	41	2,6

• IK03 650 °C



Blindmodule



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra BLP 1165 PL	81 003 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus hochschlagzähem PMMA, opal. Länge 1.204 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,8
Tugra BLP 1165 PL PC	81 001 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus schlagfestem PC, opal. Länge 1204 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,8
Tugra BLP 1165 PXX	81 004 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 1.204 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,7
Tugra BLP 1165 PXX PC	81 002 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 1.204 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,8
Tugra BLP 1446 PL	81 007 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus hochschlagzähem PMMA, opal. Länge 1.485 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,9
Tugra BLP 1446 PL PC	81 005 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus schlagfestem PC, opal. Länge 1.485 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,9
Tugra BLP 1446 PXX	81 008 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 1.485 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,9
Tugra BLP 1446 PXX PC	81 006 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 1.485 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,9
Tugra BLP 1727 PL	81 011 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus hochschlagzähem PMMA, opal. Länge 1.766 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,1
Tugra BLP 1727 PL PC	81 009 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus schlagfestem PC, opal. Länge 1.766 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,1
Tugra BLP 1727 PXX	81 012 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 1.766 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,1

Tugra BLP 1727 PXX PC	81 010 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 1.766 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,1
Tugra BLP 2008 PL	81 015 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus hochschlagzähem PMMA, opal. Länge 2.047 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,3
Tugra BLP 2008 PL PC	81 013 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus schlagfestem PC, opal. Länge 2.047 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,3
Tugra BLP 2008 PXX	81 016 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 2.047 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,3
Tugra BLP 2008 PXX PC	81 014 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 2.047 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	1,3
Tugra BLP 2823 PL	84 945 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus hochschlagzähem PMMA, opal. Länge 2.862 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,4
Tugra BLP 2823 PL PC	84 943 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus schlagfestem PC, opal. Länge 2.862 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,4
Tugra BLP 2823 PXX	84 946 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 2.862 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,4
Tugra BLP 2823 PXX PC	84 944 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 2.862 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,4
Tugra BLP 322 PL	80 991 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus hochschlagzähem PMMA, opal. Länge 361 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,3
Tugra BLP 322 PL PC	80 989 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus schlagfestem PC, opal. Länge 361 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,3
Tugra BLP 322 PXX	80 992 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 361 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,3
Tugra BLP 322 PXX PC	80 990 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 361 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,3
Tugra BLP 603 PL	80 995 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus hochschlagzähem PMMA, opal. Länge 642 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,4
Tugra BLP 603 PL PC	80 993 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus schlagfestem PC, opal. Länge 642 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,4
Tugra BLP 603 PXX	80 996 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 642 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,4
Tugra BLP 603 PXX PC	80 994 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 642 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,4
Tugra BLP 884 PL	80 999 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Aus hochschlagzähem PMMA, opal. Länge 923 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,6
Tugra BLP 884 PXX	81 000 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 923 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,6
Tugra BLP 884 PXX PC	80 998 00	Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 923 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.	0,6

Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.	0,1
ZAA/03	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau.	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Diebstahlschutz



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra ZBATL	81 185 00	Demontageschutz für die horizontale Wandmontage. Länge 60,5 mm, Breite 40,4 mm, Höhe 20 mm.	0,1

Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.

Durchgangsverdrahtungen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra ZLV/315/12	81 166 00	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 12···.	0,1
Tugra ZLV/315/15	81 169 00	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 15···.	0,1
Tugra ZLV/315/18	81 172 00	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 18···.	0,1
Tugra ZLV/315/21	81 175 00	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 21···.	0,2
Tugra ZLV/315/3	81 157 00	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 3···.	0,1
Tugra ZLV/315/6	81 160 00	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 6···.	0,1
Tugra ZLV/315/9	81 163 00	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 9···.	0,1
Tugra ZLV/315/LMB	81 186 00	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra···	0,1
Tugra ZLV/515/12	81 167 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 12···.	0,2
Tugra ZLV/515/15	81 170 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 15···.	0,2
Tugra ZLV/515/18	81 173 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 18···.	0,2
Tugra ZLV/515/21	81 176 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 21···.	0,3
Tugra ZLV/515/3	81 158 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 3···.	0,1
Tugra ZLV/515/6	81 161 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 6···.	0,1
Tugra ZLV/515/9	81 164 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra 9···.	0,1
Tugra ZLV/515/LMB	81 187 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe Tugra···	0,1

Ersatzteile



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Profil Tugra 12 PL Ersatz	84 925 00	Ersatzprofil für Tugra 12 PL···. Länge: 1.204 mm.	0,4
Profil Tugra 12 PL PC Ersatz	84 923 00	Ersatzprofil für Tugra 12 PL PC···. Länge: 1.204 mm.	0,4
Profil Tugra 12 PXX Ersatz	84 926 00	Ersatzprofil für Tugra 12 PXX···. Länge: 1.204 mm.	0,4
Profil Tugra 12 PXX PC Ersatz	84 924 00	Ersatzprofil für Tugra 12 PXX PC···. Länge: 1.204 mm.	0,4
Profil Tugra 15 PL Ersatz	84 929 00	Ersatzprofil für Tugra 15 PL···. Länge: 1.485 mm.	0,4
Profil Tugra 15 PL PC Ersatz	84 927 00	Ersatzprofil für Tugra 15 PL PC···. Länge: 1.485 mm.	0,4
Profil Tugra 15 PXX Ersatz	84 930 00	Ersatzprofil für Tugra 15 PXX···. Länge: 1.485 mm.	0,4
Profil Tugra 15 PXX PC Ersatz	84 928 00	Ersatzprofil für Tugra 15 PXX PC···. Länge: 1.485 mm.	0,4
Profil Tugra 18 PL Ersatz	84 933 00	Ersatzprofil für Tugra 18 PL···. Länge: 1.766 mm.	0,4
Profil Tugra 18 PL PC Ersatz	84 931 00	Ersatzprofil für Tugra 18 PL PC···. Länge: 1.766 mm.	0,4
Profil Tugra 18 PXX Ersatz	84 934 00	Ersatzprofil für Tugra 18 PXX···. Länge: 1.766 mm.	0,4
Profil Tugra 18 PXX PC Ersatz	84 932 00	Ersatzprofil für Tugra 18 PXX PC···. Länge: 1.766 mm.	0,4
Profil Tugra 21 PL Ersatz	84 937 00	Ersatzprofil für Tugra 21 PL···. Länge: 2.047 mm.	0,4
Profil Tugra 21 PL PC Ersatz	84 935 00	Ersatzprofil für Tugra 21 PL PC···. Länge: 2.047 mm.	0,4
Profil Tugra 21 PXX Ersatz	84 938 00	Ersatzprofil für Tugra 21 PXX···. Länge: 2.047 mm.	1,2
Profil Tugra 21 PXX PC Ersatz	84 936 00	Ersatzprofil für Tugra 21 PXX PC···. Länge: 2.047 mm.	0,4
Profil Tugra 3 PL Ersatz	84 913 00	Ersatzprofil für Tugra 3 PL···. Länge: 361 mm.	0,4
Profil Tugra 3 PL PC Ersatz	84 911 00	Ersatzprofil für Tugra 3 PL PC···. Länge: 361 mm.	0,4
Profil Tugra 3 PXX Ersatz	84 914 00	Ersatzprofil für Tugra 3 PXX···. Länge: 361 mm.	0,4
Profil Tugra 3 PXX PC Ersatz	84 912 00	Ersatzprofil für Tugra 3 PXX PC···. Länge: 361 mm.	0,4
Profil Tugra 30 PL Ersatz	84 941 00	Ersatzprofil für Tugra 30 PL···. Länge: 2.862 mm.	0,4
Profil Tugra 30 PL PC Ersatz	84 939 00	Ersatzprofil für Tugra 30 PL PC···. Länge: 2.862 mm.	0,4
Profil Tugra 30 PXX Ersatz	84 942 00	Ersatzprofil für Tugra 30 PXX···. Länge: 2.862 mm.	0,4
Profil Tugra 30 PXX PC Ersatz	84 940 00	Ersatzprofil für Tugra 30 PXX PC···. Länge: 2.862 mm.	0,4
Profil Tugra 6 PL Ersatz	84 917 00	Ersatzprofil für Tugra 6 PL···. Länge: 642 mm.	0,4
Profil Tugra 6 PL PC Ersatz	84 915 00	Ersatzprofil für Tugra 6 PL PC···. Länge: 642 mm.	0,4
Profil Tugra 6 PXX Ersatz	84 918 00	Ersatzprofil für Tugra 6 PXX···. Länge: 642 mm.	0,4
Profil Tugra 6 PXX PC Ersatz	84 916 00	Ersatzprofil für Tugra 6 PXX PC···. Länge: 642 mm.	0,4
Profil Tugra 9 PL Ersatz	84 921 00	Ersatzprofil für Tugra 9 PL···. Länge: 923 mm.	0,4
Profil Tugra 9 PL PC Ersatz	84 919 00	Ersatzprofil für Tugra 9 PL PC···. Länge: 923 mm.	0,4
Profil Tugra 9 PXX Ersatz	84 922 00	Ersatzprofil für Tugra 9 PXX···. Länge: 923 mm.	0,4
Profil Tugra 9 PXX PC Ersatz	84 920 00	Ersatzprofil für Tugra 9 PXX PC···. Länge: 923 mm.	0,4

Kopfstücke




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra Ks 58 01 Set Ersatz	80 892 00	Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem ASA / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe weiß.	0,1
Tugra Ks 58 23 Set Ersatz	80 891 00	Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem ASA / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe lichtgrau.	0,1
Tugra Ks 58 PC 01 Set Ersatz	80 888 00	Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem PC / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe weiß.	0,1
Tugra Ks 58 PC 23 Set Ersatz	80 887 00	Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem PC / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe lichtgrau.	0,1
Tugra Ks 58 PC C2 Set Ersatz	80 889 00	Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem PC / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe anthrazit.	0,1
Tugra Ks 58 PC opal Set Ersatz	84 901 00	Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem PC / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Ausführung opal.	0,1

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra LMB 165 01	80 946 00	Kupplung aus ASA, lang. Farbe weiß (RAL 9016).	0,1
Tugra LMB 165 23	80 945 00	Kupplung aus ASA, lang. Farbe lichtgrau (RAL 7035).	0,1
Tugra LMB 165 PC 01	80 942 00	PC-Kupplung lang. Farbe weiß (RAL 9016).	0,1
Tugra LMB 165 PC 23	80 941 00	PC-Kupplung lang. Farbe lichtgrau (RAL 7035).	0,1
Tugra ZLK 01	81 022 00	Kupplung aus ASA, kurz. Farbe weiß (RAL 9016).	0,1
Tugra ZLK 23	81 021 00	Kupplung aus ASA, kurz. Farbe lichtgrau (RAL 7035).	0,1
Tugra ZLK PC 01	81 018 00	PC-Kupplung kurz. Farbe weiß (RAL 9016).	0,1
Tugra ZLK PC 23	81 017 00	PC-Kupplung kurz. Farbe lichtgrau (RAL 7035).	0,1

Montageplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra LME MP 260	80 940 00	Universal-Montageplatten aus Stahlblech	0,8
Tugra LME MP 260 01	80 939 00	Universal-Montageplatten aus Stahlblech. Pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016	0,8

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra ZB V2A Ersatz	81 183 00	Standard Edelstahl Montageclips (2 Stück, V2A) für die Wand- und Deckenbefestigung mit Triangel zur Aufnahme von Komponenten für die abgehängte Montage	0,1
Tugra ZB V4A	81 184 00	Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V4A) für die Wand- und Deckenbefestigung mit Triangel zur Aufnahme von Komponenten für die abgehängte Montage. Länge 47,5 mm, Breite 30 mm, Höhe 23 mm.	0,1
Tugra ZBRS	81 181 00	Rohrschelle für die Wand- und Deckenmontage sowie mittels separatem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Länge 125 mm, Breite 25 mm, Höhe 90 mm.	0,3
Tugra ZBWM	81 182 00	Schwenkbare Montagewinkel für die Wand- oder Deckenmontage. Länge 76 mm, Breite 87 mm, Höhe 108 mm.	0,7

Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.

Seilabhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra ZSDD/2000	81 179 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit dekorativem Deckenabschluss. Mit Gewindehülse zur Befestigung an Montageklammer.	0,1
Tugra ZSDT/2000	81 178 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit dekorativem Deckenabschluss. Mit Metallklemme für Nutzung Triangel.	0,1
Tugra ZSSD/2000	81 180 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit Schlaufe zur Deckenabhängung. Mit Gewindehülse zur Befestigung an Montageklammer.	0,1
Tugra ZSST/2000	81 189 00	Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit Schlaufe zur Deckenabhängung. Mit Metallklemme für Nutzung Triangel.	0,1
Sensor-Fernbedienung	85 768 00	Infrarot-Fernbedienung zur Parametrierung von Leuchten mit +HFS Zusatzausstattung	0,1
LMS RMC Steinel RCS2	85 768 00	Infrarot-Fernbedienung zur Parametrierung von Leuchten mit +HFS Zusatzausstattung	0,1

Smart-Module



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra LMB Beacon 165 01	80 986 00	Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen, aus PMMA. Farbe weiß.	0,4
Tugra LMB Beacon 165 23	80 985 00	Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen, aus PMMA. Farbe lichtgrau.	0,4
Tugra LMB Beacon 165 PC 01	80 982 00	Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen, aus PC. Farbe weiß.	0,4
Tugra LMB Beacon 165 PC 23	80 981 00	Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen, aus PC. Farbe lichtgrau.	0,4
Tugra LMB DMM 165 01	80 978 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 165 mm. Aus PMMA, Farbe weiß.	0,2
Tugra LMB DMM 165 23	80 977 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 165 mm. Aus PMMA, Farbe lichtgrau.	0,2
Tugra LMB DMM 165 PC 01	80 974 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 165 mm. Aus PC, Farbe weiß.	0,2
Tugra LMB DMM 165 PC 23	80 973 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 165 mm. Aus PC, Farbe lichtgrau.	0,2
Tugra LMB DMR 165 01	80 970 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 165 mm. Aus PMMA, Farbe weiß.	0,2
Tugra LMB DMR 165 23	80 969 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 165 mm. Aus PMMA, Farbe lichtgrau.	0,2
Tugra LMB DMR 165 PC 01	80 966 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 165 mm. Aus PC, Farbe weiß.	0,2
Tugra LMB DMR 165 PC 23	80 965 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 165 mm. Aus PC, Farbe lichtgrau.	0,2
Tugra LMB HFS ET 165 01	80 954 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Aus PMMA, Farbe weiß. Für Tugra···ET···	0,2
Tugra LMB HFS ET 165 23	80 953 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Aus PMMA, Farbe lichtgrau. Für Tugra···ET···	0,2
Tugra LMB HFS ET 165 PC 01	80 950 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Aus PC, Farbe weiß. Für Tugra···ET···	0,2
Tugra LMB HFS ET 165 PC 23	80 949 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Aus PC, Farbe lichtgrau. Für Tugra···ET···	0,2
Tugra LMB HFS ETDD 165 01	80 962 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Aus PMMA, Farbe weiß. Für Tugra···ETDD···	0,2
Tugra LMB HFS ETDD 165 23	80 961 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Aus PMMA, Farbe lichtgrau. Für Tugra···ETDD···	0,2
Tugra LMB HFS ETDD 165 PC 01	80 958 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Aus PC, Farbe weiß. Für Tugra···ETDD···	0,2
Tugra LMB HFS ETDD 165 PC 23	80 957 00	Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Aus PC, Farbe lichtgrau. Für Tugra···ETDD···	0,2
Tugra LME Beacon 130 01	80 936 00	Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Aus PMMA, Farbe weiß.	0,3
Tugra LME Beacon 130 23	80 935 00	Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Aus PMMA, Farbe lichtgrau	0,3
Tugra LME Beacon 130 PC 01	80 932 00	Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Aus PC, Farbe weiß.	0,3
Tugra LME Beacon 130 PC 23	80 931 00	Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Aus PC, Farbe lichtgrau.	0,3
Tugra LME DMM 130 01	80 928 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 150 mm, aus PMMA, Farbe weiß.	0,2
Tugra LME DMM 130 23	80 927 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 150 mm, aus PMMA, Farbe lichtgrau.	0,2
Tugra LME DMM 130 PC 01	80 924 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 150 mm, aus PC, Farbe weiß.	0,2
Tugra LME DMM 130 PC 23	80 923 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 150 mm, aus PC, Farbe lichtgrau.	0,2
Tugra LME DMR 130 01	80 920 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 150 mm, aus PMMA, Farbe weiß.	0,2

Tugra LME DMR 130 23	80 919 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 150 mm. Aus PMMA, Farbe lichtgrau.	0,2
Tugra LME DMR 130 PC 01	80 916 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 150 mm. Aus PC, Farbe weiß.	0,2
Tugra LME DMR 130 PC 23	80 915 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 150 mm. Aus PC, Farbe lichtgrau.	0,2
Tugra LME HFS ET 130 01	80 900 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Aus PMMA, Farbe weiß. Für Tugra···ET···	0,2
Tugra LME HFS ET 130 23	80 899 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Aus PMMA, Farbe lichtgrau. Für Tugra···ET···	0,2
Tugra LME HFS ET 130 PC 01	80 896 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Aus PC, Farbe weiß. Für Tugra···ET···	0,2
Tugra LME HFS ET 130 PC 23	80 895 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Aus PC, Farbe lichtgrau. Für Tugra···ET···	0,2
Tugra LME HFS ETDD 130 01	80 908 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Aus PMMA, Farbe weiß. Für Tugra···ETDD···	0,2
Tugra LME HFS ETDD 130 23	80 907 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Aus PMMA, Farbe lichtgrau. Für Tugra···ETDD···	0,2
Tugra LME HFS ETDD 130 PC 01	80 904 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Aus PC, Farbe weiß. Für Tugra···ETDD···	0,2
Tugra LME HFS ETDD 130 PC 23	80 903 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Aus PC, Farbe lichtgrau. Für Tugra···ETDD···	0,2
Tugra LME LLWS 130 01	80 912 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Modullänge 150 mm. Farbe weiß.	0,2
Tugra LME LLWS 130 23	80 911 00	Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Modullänge 150 mm. Farbe lichtgrau.	0,2

Verbinder



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Tugra I-Connector Alu 01	98 304 00	I-Verbinder zur mechanischen Verbindung von zwei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe weiß.	0,6
Tugra I-Connector Alu 23	98 300 00	I-Verbinder zur mechanischen Verbindung von zwei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe lichtgrau.	0,6
Tugra L-Connector Alu 01	98 296 00	L-Verbinder zur mechanischen Verbindung von zwei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe weiß.	0,6
Tugra L-Connector Alu 23	98 295 00	L-Verbinder zur mechanischen Verbindung von zwei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe lichtgrau.	0,6
Tugra T-Connector Alu 01	98 306 00	T-Verbinder zur mechanischen Verbindung von drei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe weiß.	0,6
Tugra T-Connector Alu 23	98 301 00	T-Verbinder zur mechanischen Verbindung von drei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe lichtgrau.	0,6
Tugra X-Connector Alu 01	98 299 00	X-Verbinder zur mechanischen Verbindung von vier Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe weiß.	0,6
Tugra X-Connector Alu 23	98 298 00	X-Verbinder zur mechanischen Verbindung von vier Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe lichtgrau.	0,6

Weitere Produktfarben finden Sie im Online-Produktkatalog.



DUROXO G2. GASBESTÄNDIGE LÖSUNG FÜR SPEZIALBEREICHE.

- Gasbeständige Beleuchtungslösung für den Einsatz in gas- und lösemittelhaltigen Atmosphären wie etwa durch Schwefel- und Ammoniak-Dämpfe
- Ideal z.B. für Reifenlager, nicht überdachte Außenbereiche und spezielle Industriebereiche
- Extrem lange Lebensdauer von 100.000 h (L80 bei tq 35 °C)
- Robustes PMMA-Gehäuse, Schutzart IP69K, extrem hohe Schlagfestigkeit

www.trilux.com/duroxo-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/duroxo-led





Duroxo G2

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor nicht überdacht

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
6.700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zubehör
Befestigungszubehör

IP69K

Absolut gasdichte Beleuchtungslösung

DUROXO G2






Feuchtraumleuchten für Spezialbereiche mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA

IP69K

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Duroxo G2 B LED6500-840···HT**	71 154···	**···51**	**···40**	6.700 lm	45	4,4


• IK10 650 °C



Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Duroxo ZB	71 155 00	Befestigungszubehör für Rohrleuchte Duroxo G2. Bestehend aus zwei Rohrschellen und zwei Stockschrauben (M8x80).	0,2


TRILU
SIMPLIFY YOUR



NEXTREMA G3. DIE ROBUSTE FEUCHT-RAUMLEUCHTE FÜR EXTREMSITUATIONEN.

- Hocheffiziente (HE) Varianten mit bis zu 170 lm/W und bis zu 100.000 Stunden extrem wartungsarm. Kostenintensive Ausfallzeiten im laufenden Betrieb einer Produktionshalle gehören damit der Vergangenheit an
- Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung mit dem robusten Alu-Druckgusskörper und der schlagfesten Konzeption trotzt die Nextrema G3 Feuchtigkeit, Schmutz und Temperaturschwankungen von -40° bis 50°C
- Verschiedene Abstrahlcharakteristiken, Schnellanschluss-Systeme und extrem gegen Netzschwankungen, robuste Industrietreiber für maximale Beleuchtungsqualität

www.trilux.com/nextrema-g3-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/nextrema-g3-led

NEXTREMA G3

LEUCHTEN HÖHERER SCHUTZART





Nextrema G3

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor nicht überdacht (PMMA)

Ausstrahlungscharakteristik
breit
extrem breit
tief-breit
asymmetrisch

Leuchtenlichtstrom
2.300 – 12.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Monitoring ready
CLO ready
Schwarmintelligenz


Zusatzausstattung
Schnellstecksystem Phönix
Schnellstecksystem Wieland
Durchgangsverdrahtung
Bewegungssensor
HCL optional

Zubehör
Diebstahlsicherungen
Notlichtleuchten
Sensor-Fernbedienung
Stahlband-Aufhängungen
Wandhalterung

IP66

NEXTREMA G3






Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 B 4000-840···PC**	66 286···	**···51**	**···40**	4.400 lm	27	3,0
Nextrema G3 B 4000-840···+LV PC	66 287···	**···51**	**···40**	4.400 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···PC	66 316···	**···51**	**···40**	5.900 lm	38	3,0
Nextrema G3 B 6000-840···+LV PC	66 317···	**···51**	**···40**	5.900 lm	38	3,1
LED, mit HF-Sensor						
Nextrema G3 B 4000-840···+HFS PC	66 288···		**···40**	4.400 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···+HFS LV PC	66 291···		**···40**	4.400 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB PC	66 292···	**···51**		4.400 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB LV PC	66 293···	**···51**		4.400 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSX LV PC	66 294···	**···51**		4.400 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFS PC	66 318···		**···40**	5.900 lm	38	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···+HFS LV PC	66 319···		**···40**	5.900 lm	38	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB PC	66 320···	**···51**		5.900 lm	38	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB LV PC	66 321···	**···51**		5.900 lm	38	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSX LV PC	66 322···	**···51**		6.200 lm	38	3,2

• IK08 850 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und stirnseitigem Schnellstecksystem


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 B 40-840···TWP PC**	73 619···	**···51**	**···40**	4.400 lm	27	3,0
Nextrema G3 B 40-840···+LV TWP PC	73 617···	**···51**	**···40**	4.400 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 60-840···TWP PC	73 634···	**···51**	**···40**	5.900 lm	38	3,0
Nextrema G3 B 60-840···+LV TWP PC	73 632···	**···51**	**···40**	5.900 lm	38	3,1
LED, mit HF-Sensor						
Nextrema G3 B 40-840···+HFS TWP PC	73 615···		**···40**	4.400 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 40-840···+HFS LV TWP PC	73 613···		**···40**	4.400 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 40-840···+HFSB TWP PC	73 622···	**···51**		4.400 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 40-840···+HFSB LV TWP PC	73 625···	**···51**		4.400 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 40-840···+HFSX LV TWP PC	73 626···	**···51**		4.400 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 60-840···+HFS TWP PC	73 630···		**···40**	5.900 lm	38	3,1
Nextrema G3 B 60-840···+HFS LV TWP PC	73 628···		**···40**	5.900 lm	38	3,2
Nextrema G3 B 60-840···+HFSB TWP PC	73 637···	**···51**		5.900 lm	38	3,1
Nextrema G3 B 60-840···+HFSB LV TWP PC	73 640···	**···51**		5.900 lm	38	3,2
Nextrema G3 B 60-840···+HFSX LV TWP PC	73 641···	**···51**		5.900 lm	38	3,2

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und stirnseitigem Schnellstecksystem für den Einsatz im hohen Temperaturbereich

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 HE B 40-840···TWP PC**	75 850···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	3,0
Nextrema G3 HE B 40-840···+LV TWP PC	75 849···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	3,1
Nextrema G3 HE B 60-840···TWP PC	75 852···	**···51**	**···40**	5.900 lm	38	3,0
Nextrema G3 HE B 60-840···+LV TWP PC	75 851···	**···51**	**···40**	5.900 lm	38	3,1

• IK08 850 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und stirnseitigem Schnellstecksystem für den Einsatz im hohen Temperaturbereich


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 PAW 23-840···TWP PC**	75 810···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	3,2
Nextrema G3 PAW 23-840···+LV TWP PC	75 809···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	3,3
Nextrema G3 PAW 40-840···TWP PC	75 808···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	3,2
Nextrema G3 PAW 40-840···+LV TWP PC	75 807···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	3,3

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 TB 6000-840···PC**	66 339···	**···51**	**···40**	6.300 lm	39	3,5
Nextrema G3 TB 6000-840···+LV PC	66 340···	**···51**	**···40**	6.300 lm	39	3,6
Nextrema G3 TB 8000-840···PC	66 343···	**···51**	**···40**	8.000 lm	50	3,5
Nextrema G3 TB 8000-840···+LV PC	66 344···	**···51**	**···40**	8.000 lm	50	3,6

• IK08 850 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und stirnseitigem Schnellstecksystem

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 TB 60-840···TWP PC**	73 645···	**···51**	**···40**	6.300 lm	39	3,5
Nextrema G3 TB 60-840···+LV TWP PC	73 643···	**···51**	**···40**	6.300 lm	39	3,6
Nextrema G3 TB 80-840···TWP PC	73 650···	**···51**	**···40**	8.000 lm	50	3,2
Nextrema G3 TB 80-840···+LV TWP PC	73 652···	**···51**		8.000 lm	50	3,3
Nextrema G3 TB 80-840···+LV TWP PC	73 648···		**···40**	8.000 lm	50	3,2

• IK08 850 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und stirnseitigem Schnellstecksystem für den Einsatz im hohen Temperaturbereich


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 HE TB 80-840···TWP PC**	75 798···	**···51**	**···40**	7.700 lm	50	3,2
Nextrema G3 HE TB 80-840···+LV TWP PC	75 796···	**···51**	**···40**	7.700 lm	50	3,3
Nextrema G3 HE TB 100-840···TWP PC	75 802···	**···51**	**···40**	9.600 lm	62	3,2
Nextrema G3 HE TB 100-840···+LV TWP PC	75 800···	**···51**	**···40**	9.600 lm	62	3,3
Nextrema G3 HE TB 130-840···TWP PC	75 806···	**···51**	**···40**	12.200 lm	77	3,2
Nextrema G3 HE TB 130-840···+LV TWP PC	75 804···	**···51**	**···40**	12.200 lm	77	3,3

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 XB 2300-840···PC**	66 276···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	3,2
Nextrema G3 XB 2300-840···+LV PC	66 277···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	3,3
Nextrema G3 XB 4000-840···PC	66 302···	**···51**	**···40**	4.200 lm	27	3,5
Nextrema G3 XB 4000-840···+LV PC	66 303···	**···51**	**···40**	4.200 lm	27	3,6
Nextrema G3 XB 6000-840···PC	66 330···	**···51**	**···40**	5.900 lm	39	3,5
Nextrema G3 XB 6000-840···+LV PC	66 331···	**···51**	**···40**	5.900 lm	39	3,6
LED, mit HF-Sensor						
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB PC	66 278···	**···51**		2.300 lm	15	3,3
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB LV PC	66 279···	**···51**		2.300 lm	15	3,4
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSX LV PC	66 280···	**···51**		2.300 lm	15	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS PC	66 304···		**···40**	4.200 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS LV PC	66 305···		**···40**	4.200 lm	27	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB PC	66 306···	**···51**		4.200 lm	27	3,6
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB LV PC	66 307···	**···51**		4.200 lm	27	3,7
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSX LV PC	66 308···	**···51**		4.200 lm	27	3,7
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS PC	66 332···		**···40**	5.900 lm	39	3,6
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS LV PC	66 333···		**···40**	5.900 lm	39	3,7
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB PC	66 334···	**···51**		5.900 lm	39	3,6
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB LV PC	66 335···	**···51**		5.900 lm	39	3,7
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSX LV PC	66 336···	**···51**		5.900 lm	39	3,7




• IK08 850 °C

Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und stirnseitigem Schnellstecksystem

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 XB 23-840···TWP PC**	73 657···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	3,2
Nextrema G3 XB 23-840···+LV TWP PC	73 655···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	3,3
Nextrema G3 XB 40-840···TWP PC	73 670···	**···51**	**···40**	4.200 lm	27	3,2
Nextrema G3 XB 40-840···+LV TWP PC	73 668···	**···51**	**···40**	4.200 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 60-840···TWP PC	73 682···	**···51**	**···40**	5.900 lm	39	3,5
Nextrema G3 XB 60-840···+LV TWP PC	73 686···	**···51**		5.900 lm	39	3,6
Nextrema G3 XB 60-840···+LV TWP PC	73 680···		**···40**	5.900 lm	39	3,5




LED, mit HF-Sensor						
Nextrema G3 XB 23-840···+HFSB TWP PC	73 661···	**···51**		2.300 lm	15	3,3
Nextrema G3 XB 23-840···+HFSB LV TWP PC	73 690···	**···51**		2.300 lm	15	3,4
Nextrema G3 XB 23-840···+HFSX LV TWP PC	73 691···	**···51**		2.300 lm	15	3,4
Nextrema G3 XB 40-840···+HFS TWP PC	73 666···		**···40**	4.200 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 40-840···+HFS LV TWP PC	73 671···		**···40**	4.200 lm	27	3,4
Nextrema G3 XB 40-840···+HFSB TWP PC	73 674···	**···51**		4.200 lm	27	3,6
Nextrema G3 XB 40-840···+HFSB LV TWP PC	73 692···	**···51**		4.100 lm	27	3,7
Nextrema G3 XB 40-840···+HFSX LV TWP PC	73 693···	**···51**		4.100 lm	27	3,7
Nextrema G3 XB 60-840···+HFS TWP PC	73 678···		**···40**	5.900 lm	39	3,6
Nextrema G3 XB 60-840···+HFS LV TWP PC	73 683···		**···40**	5.900 lm	39	3,7
Nextrema G3 XB 60-840···+HFSB TWP PC	73 688···	**···51**		5.900 lm	39	3,6
Nextrema G3 XB 60-840···+HFSB LV TWP PC	73 694···	**···51**		5.900 lm	39	3,7
Nextrema G3 XB 60-840···+HFSX LV TWP PC	73 695···	**···51**		5.900 lm	39	3,7

• IK08 850 °C

Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA

IP66




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED						
• **Nextrema G3 B 4000-840···**	66 281···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	3,0
Nextrema G3 B 4000-840···+LV	66 282···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···	66 309···	**···51**	**···40**	6.200 lm	38	3,0
Nextrema G3 B 6000-840···+LV	66 310···	**···51**	**···40**	6.200 lm	38	3,1
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Nextrema G3 B 4000-840···+LLWC LV	69 114···	**···51**		4.500 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+LLWC LV	69 115···	**···51**		6.200 lm	38	3,2
LED, mit HF-Sensor						
Nextrema G3 B 4000-840···+HFS	66 283···		**···40**	4.500 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···+HFS LV	66 284···		**···40**	4.500 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB	66 289···	**···51**		4.500 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB LV	66 290···	**···51**		4.500 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSX LV	66 285···	**···51**		4.500 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFS	66 311···		**···40**	6.200 lm	38	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···+HFS LV	66 312···		**···40**	6.200 lm	38	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB	66 313···	**···51**		6.200 lm	38	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB LV	66 314···	**···51**		6.200 lm	38	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSX LV	66 315···	**···51**		6.200 lm	38	3,2
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSX LV PC	66 336···	**···51**		5.900 lm	39	3,7

• IK04 650 °C

Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA und stirnseitigem Schnellstecksystem

IP66



Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED						
• **Nextrema G3 B 40-840···TWP**	73 618···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	3,0
Nextrema G3 B 40-840···+LV TWP	73 616···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 60-840···TWP	73 633···	**···51**	**···40**	6.200 lm	38	3,0
Nextrema G3 B 60-840···+LV TWP	73 631···	**···51**	**···40**	6.200 lm	38	3,1

LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Nextrema G3 B 40-840···+LLWC LV TWP	73 624···	**···51**		4.500 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 60-840···+LLWC LV TWP	73 639···	**···51**		6.200 lm	38	3,2
LED, mit HF-Sensor						
Nextrema G3 B 40-840···+HFS TWP	73 614···		**···40**	4.500 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 40-840···+HFS LV TWP	73 612···		**···40**	4.500 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 40-840···+HFSB TWP	73 621···	**···51**		4.500 lm	27	3,1
Nextrema G3 B 40-840···+HFSB LV TWP	73 620···	**···51**		4.500 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 40-840···+HFSX LV TWP	73 623···	**···51**		4.500 lm	27	3,2
Nextrema G3 B 60-840···+HFS TWP	73 629···		**···40**	6.200 lm	38	3,1
Nextrema G3 B 60-840···+HFS LV TWP	73 627···		**···40**	6.200 lm	38	3,2
Nextrema G3 B 60-840···+HFSB TWP	73 636···	**···51**		6.200 lm	38	3,1
Nextrema G3 B 60-840···+HFSB LV TWP	73 635···	**···51**		6.200 lm	38	3,2
Nextrema G3 B 60-840···+HFSX LV TWP	73 638···	**···51**		6.200 lm	38	3,2


• IK04 650 °C

Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA und stirnseitigem Schnellstecksystem für den Einsatz im hohen Temperaturbereich


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 HE B 40-840···TWP**	75 853···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	3,0
Nextrema G3 HE B 40-840···+LV TWP	75 854···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	3,1
Nextrema G3 HE B 60-840···TWP	75 855···	**···51**	**···40**	6.200 lm	38	3,0
Nextrema G3 HE B 60-840···+LV TWP	75 856···	**···51**	**···40**	6.200 lm	38	3,1

• IK04 650 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus PMMA

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 TB 6000-840···**	66 337···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	3,2
Nextrema G3 TB 6000-840···+LV	66 338···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	3,3
Nextrema G3 TB 8000-840···	66 341···	**···51**	**···40**	8.200 lm	50	3,2
Nextrema G3 TB 8000-840···+LV	66 342···	**···51**	**···40**	8.200 lm	50	3,3
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Nextrema G3 TB 8000-840···+LLWC LV	69 116···	**···51**		8.200 lm	50	3,4

• IK04 650 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus PMMA und stirnseitigem Schnellstecksystem

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 TB 60-840···TWP**	73 644···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	3,2
Nextrema G3 TB 60-840···+LV TWP	73 646···	**···51**		6.400 lm	39	3,3
Nextrema G3 TB 60-840···+LV TWP	73 642···		**···40**	6.400 lm	39	3,2
Nextrema G3 TB 80-840···TWP	73 649···	**···51**	**···40**	8.200 lm	50	3,2
Nextrema G3 TB 80-840···+LV TWP	73 651···	**···51**		8.200 lm	50	3,3
Nextrema G3 TB 80-840···+LV TWP	73 647···		**···40**	8.200 lm	50	3,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Nextrema G3 TB 80-840···+LLWC LV TWP	73 653···	**···51**		8.200 lm	50	3,4

• IK04 650 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus PMMA und stirnseitigem Schnellstecksystem


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 HE TB 80-840···TWP**	75 797···	**···51**	**···40**	7.900 lm	50	3,2
Nextrema G3 HE TB 80-840···+LV TWP	75 795···	**···51**	**···40**	7.900 lm	50	3,3
Nextrema G3 HE TB 100-840···TWP	75 801···	**···51**	**···40**	9.900 lm	62	3,2
Nextrema G3 HE TB 100-840···+LV TWP	75 799···	**···51**	**···40**	9.900 lm	62	3,3
Nextrema G3 HE TB 130-840···TWP	75 805···	**···51**	**···40**	12.500 lm	77	3,2
Nextrema G3 HE TB 130-840···+LV TWP	75 803···	**···51**	**···40**	12.500 lm	77	3,3

• IK04 650 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Nextrema G3 XB 2300-840···**	66 271···	**···51**	**···40**	2.400 lm	15	3,2
Nextrema G3 XB 2300-840···+LV	66 272···	**···51**	**···40**	2.400 lm	15	3,3
Nextrema G3 XB 4000-840···	66 295···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	3,2
Nextrema G3 XB 4000-840···+LV	66 296···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 6000-840···	66 323···	**···51**	**···40**	6.000 lm	39	3,2
Nextrema G3 XB 6000-840···+LV	66 324···	**···51**	**···40**	6.000 lm	39	3,3




LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Nextrema G3 XB 2300-840···+LLWC LV	69 113···	**···51**		2.400 lm	15	3,4
LED, mit HF-Sensor						
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB	66 273···	**···51**		2.400 lm	15	3,3
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB LV	66 274···	**···51**		2.400 lm	15	3,4
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSX LV	66 275···	**···51**		2.400 lm	15	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS	66 297···		**···40**	4.300 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS LV	66 298···		**···40**	4.300 lm	27	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB	66 299···	**···51**		4.300 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB LV	66 300···	**···51**		4.300 lm	27	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSX LV	66 301···	**···51**		4.300 lm	27	3,4
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS	66 325···		**···40**	6.000 lm	39	3,3
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS LV	66 326···		**···40**	6.000 lm	39	3,4
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB	66 327···	**···51**		6.000 lm	39	3,3
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB LV	66 328···	**···51**		6.000 lm	39	3,4
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSX LV	66 329···	**···51**		6.000 lm	39	3,4

• IK04 650 °C

Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA und stirnseitigem Schnellstecksystem


IP66



Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED						
• **Nextrema G3 XB 23-840···TWP**	73 656···	**···51**	**···40**	2.400 lm	15	3,2
Nextrema G3 XB 23-840···+LV TWP	73 659···	**···51**		2.400 lm	15	3,3
Nextrema G3 XB 23-840···+LV TWP	73 654···		**···40**	2.400 lm	15	3,2
Nextrema G3 XB 40-840···TWP	73 669···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	3,2
Nextrema G3 XB 40-840···+LV TWP	73 667···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 60-840···TWP	73 681···	**···51**	**···40**	6.000 lm	39	3,2
Nextrema G3 XB 60-840···+LV TWP	73 685···	**···51**		6.000 lm	39	3,3
Nextrema G3 XB 60-840···+LV TWP	73 679···		**···40**	6.000 lm	39	3,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
Nextrema G3 XB 23-840···+LLWC LV TWP	73 663···	**···51**		2.400 lm	15	3,4
LED, mit HF-Sensor						
Nextrema G3 XB 23-840···+HFSB TWP	73 658···	**···51**		2.400 lm	15	3,3
Nextrema G3 XB 23-840···+HFSB LV TWP	73 660···	**···51**		2.400 lm	15	3,4
Nextrema G3 XB 23-840···+HFSX LV TWP	73 662···	**···51**		2.400 lm	15	3,4
Nextrema G3 XB 40-840···+HFS TWP	73 665···		**···40**	4.300 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 40-840···+HFS LV TWP	73 664···		**···40**	4.300 lm	27	3,4
Nextrema G3 XB 40-840···+HFSB TWP	73 672···	**···51**		4.300 lm	27	3,3
Nextrema G3 XB 40-840···+HFSB LV TWP	73 673···	**···51**		4.300 lm	27	3,4
Nextrema G3 XB 40-840···+HFSX LV TWP	73 675···	**···51**		4.300 lm	27	3,4
Nextrema G3 XB 60-840···+HFS TWP	73 677···		**···40**	6.000 lm	39	3,3
Nextrema G3 XB 60-840···+HFS LV TWP	73 676···		**···40**	6.000 lm	39	3,4
Nextrema G3 XB 60-840···+HFSB TWP	73 684···	**···51**		6.000 lm	39	3,3
Nextrema G3 XB 60-840···+HFSB LV TWP	73 687···	**···51**		6.000 lm	39	3,4
Nextrema G3 XB 60-840···+HFSX LV TWP	73 689···	**···51**		6.000 lm	39	3,4

• IK04 650 °C

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBATL1	69 235 00	Diebstahlsicherung für Feuchtraum-Anbauleuchte	0,1
ZBMC	69 234 00	Montagezubehör für Nextrema 4000-8··· / 6000-8··· /Olexeon/Oleveon Fit/ Aragon Fit. Bügel für abgehängte Montage.	0,1
ZBWM	74 256 00	Schwenkbare Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage von Feuchtraumleuchten 1 Satz	1,0

Notlichtleuchten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Nextrema LED400nw EB3	61 970 00	LED-Notleuchte für Bereitschaftslicht mit integriertem Einzelbatterie-System, Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten. Maße in mm (L x B x H): 403 x 94 x 95. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 0 °C - +35 °C.	1,3

Sensor-Fernbedienung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1

Stahlband-Aufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBSB 1,0m	69 232 00	Stahlband-Aufhängung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, für Feuchtraumleuchten	0,1


Parkhaus
Car Park



ARAGON FIT. EFFIZIENZ, QUALITÄT UND INTELLIGENZ AUF PRO-NIVEAU.

- Dank flexibler Montagemöglichkeiten und Befestigungspunkte ideal für den Sanierungsfall geeignet
- Umfangreicher modularer Optikbaukasten für maximale Lichtqualität unterschiedlichster Industrieanwendungen
- Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden und Energieeffizienz von bis zu 189 lm/W senken spürbar die Betriebs- und Wartungskosten
- Einfachste Installation durch cliplose Verbindung zwischen Leuchtengehäuse und Wanneneinheit inkl. spezifischer Prismatik

www.trilux.com/aragon-fit-led



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/aragon-fit-led





Aragon Fit

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch
breit
eng
extra breit
extrem breit
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
2.000 – 17.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K
6.500 K

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
lichtgrau
transluzent
transparent grün

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
CLO ready
Schwarmintelligenz
LiveLink WiFi
LiveLink integriert
Monitoring ready


Zusatzausstattung
HCL optional
Durchgangsverdrahtung
Bewegungssensor
Multilumen Option
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Diebstahlsicherungen
Sensor-Fernbedienung
Stahlband-Aufhängungen
Wandhalterung
Durchgangsverdrahtungen
Ersatzwannen

IP66

ARAGON FIT






Feuchtraumleuchten mit lambertsch strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1500


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF HP 15 L 150-830···PC**	94 452···	**···51**	**···40**	15.000 lm	94	1,9
AragF HP 15 L 150-840···PC	94 451···	**···51**	**···40**	15.000 lm	94	1,9
AragF HP 15 L 150-840···PC +LV	94 453···	**···51**	**···40**	15.000 lm	94	1,9
AragF HP 15 L 170-830···PC	94 455···	**···51**	**···40**	17.000 lm	106	1,9
AragF HP 15 L 170-840···PC	94 454···	**···51**	**···40**	17.000 lm	106	1,9
AragF HP 15 L 170-840···PC +LV	94 456···	**···51**	**···40**	17.000 lm	106	1,9

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 600


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 6 PAW 20-840···PC**	78 497···	**···51**		2.000 lm	14	1,2
AragF 6 PAW 20-840···PC	78 494···		**···40**	2.000 lm	14	1,2
AragF 6 PAW 20-840···PC +LV	78 498···	**···51**		2.000 lm	14	1,2
AragF 6 PAW 20-840···PC +LV	78 495···		**···40**	2.000 lm	14	1,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 6 PAW 20-840···PC EB3	78 496···		**···40**	2.000 lm	19	2,2

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1200


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragFHE 12 PAW 20-940···PC**	75 862···	**···51**	**···40**	2.000 lm	17	2,2
AragFHE 12 PAW 40-940···PC	75 861···	**···51**	**···40**	4.000 lm	30	2,2

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1500


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragFHE 15 PAW 23-940···PC**	75 865···	**···51**	**···40**	2.300 lm	18	2,8
AragFHE 15 PAW 48-940···PC	75 864···	**···51**	**···40**	4.800 lm	35	2,8
AragFHE 15 PAW 64-940···PC	75 863···	**···51**	**···40**	6.400 lm	49	2,8

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch eng strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1500


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PN 64-840···PC**	73 978···	**···51**	**···40**	6.400 lm	43	2,8
AragF 15 PN 64-840···PC LT	73 981···	**···51**	**···40**	6.400 lm	41	2,8
AragF 15 PN 64-865···PC	73 982···	**···51**	**···40**	6.400 lm	43	2,8
AragF 15 PN 80-840···PC	73 992···	**···51**	**···40**	8.200 lm	56	2,8
AragF 15 PN 80-840···PC LT	73 994···	**···51**	**···40**	8.200 lm	56	2,8
AragF 15 PN 80-865···PC	73 995···	**···51**	**···40**	8.200 lm	56	2,8
AragF 15 PN 100-840···PC	74 003···	**···51**	**···40**	9.900 lm	64	2,8
AragF 15 PN 100-840···PC LT	74 005···	**···51**	**···40**	9.900 lm	62	2,8
AragF 15 PN 100-865···PC	74 006···	**···51**	**···40**	9.900 lm	64	2,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 15 PN 64-840···+LLWC LV PC	73 980···	**···51**		6.400 lm	45	2,8
AragF 15 PN 80-840···+LLWC LV PC	73 993···	**···51**		8.200 lm	58	2,8
AragF 15 PN 100-840···+LLWC LV PC	74 004···	**···51**		9.900 lm	66	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
AragF 15 PN 64-840···+DMM PC	79 265···	**···51**		6.400 lm	43	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
AragF 15 PN 64-840···+DMR PC	79 266···	**···51**		6.400 lm	43	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PN 64-840···PC EB3	73 979···		**···40**	6.400 lm	48	3,7


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch eng strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1500


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragFHE 15 PN 64-840···PC**	75 935···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	2,8
AragFHE 15 PN 64-840···PC LHT	75 934···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	2,8
AragFHE 15 PN 64-865···PC	75 933···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	2,8
AragFHE 15 PN 64-940···PC	75 939···	**···51**	**···40**	6.400 lm	49	2,8
AragFHE 15 PN 80-840···PC	75 929···	**···51**	**···40**	8.000 lm	51	2,8
AragFHE 15 PN 80-840···PC LHT	75 928···	**···51**	**···40**	8.000 lm	50	2,8
AragFHE 15 PN 80-865···PC	75 927···	**···51**	**···40**	8.000 lm	51	2,8
AragFHE 15 PN 100-840···PC	75 925···	**···51**	**···40**	10.000 lm	63	2,8
AragFHE 15 PN 100-840···PC LHT	75 924···	**···51**	**···40**	10.000 lm	62	2,8
AragFHE 15 PN 100-865···PC	75 923···	**···51**	**···40**	10.000 lm	63	2,8
AragFHE 15 PN 130-840···PC	75 921···	**···51**		13.000 lm	86	2,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragFHE 15 PN 64-840···+LLWC LV PC	75 938···	**···51**		6.400 lm	40	3,0
AragFHE 15 PN 80-840···+LLWC LV PC	75 932···	**···51**		8.000 lm	52	3,0
AragFHE 15 PN 100-840···+LLWC LV PC	75 926···	**···51**		10.000 lm	64	3,0
AragFHE 15 PN 130-840···+LLWC LV PC	75 922···	**···51**		13.000 lm	87	3,0


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extra breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1200


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 12 PVW 23-840···PC**	74 061···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	2,2
AragF 12 PVW 40-840···PC	74 051···	**···51**	**···40**	4.100 lm	28	2,2
AragF 12 PVW 51-840···PC	74 047···	**···51**	**···40**	5.000 lm	34	2,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 12 PVW 40-840···+LLWC LV PC	74 053···	**···51**		4.100 lm	30	2,6
AragF 12 PVW 51-840···+LLWC LV PC	74 048···	**···51**		5.000 lm	36	2,6
LED, mit HF-Sensor						
AragF 12 PVW 40-840···+HFS PC	74 040···	**···51**	**···40**	4.100 lm	29	2,5
AragF 12 PVW 40-840···+HFSB LV PC	74 036···	**···51**		4.100 lm	30	2,5
AragF 12 PVW 40-840···+HFSX LV PC	74 038···	**···51**		4.100 lm	30	2,5
AragF 12 PVW 51-840···+HFS PC	74 046···	**···51**	**···40**	5.000 lm	35	2,5
AragF 12 PVW 51-840···+HFSB LV PC	74 042···	**···51**		5.000 lm	36	2,5
AragF 12 PVW 51-840···+HFSX LV PC	74 044···	**···51**		5.000 lm	36	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PVW 40-840···PC EB3	74 052···		**···40**	4.100 lm	33	2,9


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extra breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1500


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PVW 33-840···PC**	74 010···	**···51**	**···40**	3.300 lm	22	2,8
AragF 15 PVW 44-840···PC	74 012···	**···51**	**···40**	4.300 lm	28	2,8
AragF 15 PVW 64-840···PC	74 023···	**···51**	**···40**	6.300 lm	43	2,8
AragF 15 PVW 80-840···PC	74 063···	**···51**	**···40**	8.200 lm	58	2,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 15 PVW 44-840···+LLWC LV PC	74 013···	**···51**		4.300 lm	30	2,8
AragF 15 PVW 64-840···+LLWC LV PC	74 025···	**···51**		6.300 lm	45	2,8
AragF 15 PVW 80-840···+LLWC LV PC	74 064···	**···51**		8.200 lm	60	2,8
LED, mit HF-Sensor						
AragF 15 PVW 44-840···+HFS PC	74 021···	**···51**	**···40**	4.300 lm	29	3,2
AragF 15 PVW 44-840···+HFSB LV PC	74 017···	**···51**		4.300 lm	30	3,2
AragF 15 PVW 44-840···+HFSX LV PC	74 019···	**···51**		4.300 lm	30	3,2
AragF 15 PVW 64-840···+HFS PC	74 034···	**···51**	**···40**	6.300 lm	44	3,2
AragF 15 PVW 64-840···+HFSB LV PC	74 030···	**···51**		6.300 lm	45	3,2
AragF 15 PVW 64-840···+HFSX LV PC	74 032···	**···51**		6.300 lm	45	3,2
AragF 15 PVW 80-840···+HFSB LV PC	74 068···	**···51**		8.200 lm	60	3,2
AragF 15 PVW 80-840···+HFSX LV PC	74 070···	**···51**		8.200 lm	60	3,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PVW 64-840···PC EB3	74 024···		**···40**	6.300 lm	48	3,7


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extra breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1500


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragFHE 15 PVW 44-840···PC**	75 946···	**···51**	**···40**	4.400 lm	28	2,8
AragFHE 15 PVW 64-840···PC	75 940···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	2,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragFHE 15 PVW 44-840···+LLWC LV PC	75 947···	**···51**		4.400 lm	29	3,0
AragFHE 15 PVW 64-840···+LLWC LV PC	75 943···	**···51**		6.400 lm	40	3,0
LED, mit HF-Sensor						
AragFHE 15 PVW 44-840···+HFS PC	75 949···	**···51**	**···40**	4.400 lm	28	2,8
AragFHE 15 PVW 64-840···+HFS PC	75 945···	**···51**	**···40**	6.400 lm	40	2,8


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 600

IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 6 PW 20-840···PC**	78 490···	**···51**		2.000 lm	14	1,2
AragF 6 PW 20-840···PC	78 484···		**···40**	2.000 lm	13	1,2
AragF 6 PW 20-840···PC +LV	78 491···	**···51**		2.000 lm	14	1,2
AragF 6 PW 20-840···PC +LV	78 486···		**···40**	2.000 lm	13	1,2
LED, mit HF-Sensor						
AragF 6 PW 20-840···PC +HFS	78 492···	**···51**		2.000 lm	14	1,3
AragF 6 PW 20-840···PC +HFS	78 488···		**···40**	2.000 lm	14	1,3
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 6 PW 20-840···PC EB3	78 493···	**···51**		2.000 lm	18	2,2
AragF 6 PW 20-840···PC EB3	78 489···		**···40**	2.000 lm	18	1,5

• IK08 850 °C


Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 600

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragFHE 6 PW 20-840···PC**	78 501···	**···51**		2.000 lm	13	1,2
AragFHE 6 PW 20-840···PC	78 499···		**···40**	2.000 lm	13	1,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragFHE 6 PW 20-840···PC EB3	78 502···		**···40**	2.000 lm	18	2,2
AragF 6 PW 20-840···PC EB3	78 489···		**···40**	2.000 lm	18	1,5


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1200

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 12 PW 40-840···PC**	74 165···	**···51**		4.200 lm	27	2,2
AragF 12 PW 40-840···PC	74 163···		**···40**	4.200 lm	27	2,2
AragF 12 PW 51-840···PC	74 152···	**···51**	**···40**	5.200 lm	33	2,2
AragF 12 PW 51-840···PC LT	74 154···	**···51**	**···40**	5.200 lm	34	2,5
AragF 12 PW 51-840···PC HT	74 155···	**···51**	**···40**	5.200 lm	32	2,5
AragF 12 PW 51-865···PC	74 156···	**···51**	**···40**	5.200 lm	33	2,2
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
AragF 12 PW 22-70/16ML-840···PC	74 249···		**···40**	2.200 - 7.000	14 - 48	2,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 12 PW 40-840···+LLWC LV PC	74 166···	**···51**		4.200 lm	29	2,6
AragF 12 PW 51-840···+LLWC LV PC	74 153···	**···51**		5.200 lm	35	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
AragF 12 PW 40-840···+DMM PC	79 287···	**···51**		4.000 lm	28	2,2
AragF 12 PW 51-840···+DMM PC	79 291···	**···51**		5.200 lm	33	2,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PW 40-840···+DMM PC EB3	79 289···	**···51**		4.000 lm	28	2,5
AragF 12 PW 51-840···+DMM PC EB3	79 295···	**···51**		5.200 lm	33	2,5
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
AragF 12 PW 40-840···+DMR PC	79 288···	**···51**		4.000 lm	28	2,2
AragF 12 PW 51-840···+DMR PC	79 292···	**···51**		5.200 lm	33	2,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PW 40-840···+DMR PC EB3	79 290···	**···51**		4.000 lm	28	2,5
AragF 12 PW 51-840···+DMR PC EB3	79 296···	**···51**		5.200 lm	33	2,5

LED, mit HF-Sensor						
AragF 12 PW 40-840···+HFS PC	74 144···	**···51**		4.200 lm	28	2,5
AragF 12 PW 40-840···+HFS PC	74 143···		**···40**	4.200 lm	28	2,5
AragF 12 PW 40-840···+HFSB LV PC	74 139···	**···51**		4.200 lm	29	2,5
AragF 12 PW 40-840···+HFSX LV PC	74 141···	**···51**		4.200 lm	29	2,5
AragF 12 PW 51-840···+HFS PC	74 150···	**···51**	**···40**	5.200 lm	34	2,5
AragF 12 PW 51-840···+HFSB LV PC	74 146···	**···51**		5.200 lm	35	2,5
AragF 12 PW 51-840···+HFSX LV PC	74 148···	**···51**		5.200 lm	35	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PW 40-840···PC EB3	74 164···		**···40**	4.200 lm	32	2,9


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1200


IP66



	Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
	LED						
•	**AragFHE 12 PW 40-840···PC**	75 880···	**···51**	**···40**	4.000 lm	25	2,2
	AragFHE 12 PW 40-940···PC	75 879···		**···40**	4.000 lm	29	2,2
	AragFHE 12 PW 51-840···PC	75 871···	**···51**	**···40**	5.100 lm	31	2,2
	AragFHE 12 PW 51-840···PC LHT	75 869···	**···51**	**···40**	5.100 lm	30	2,2
	AragFHE 12 PW 51-865···PC	75 868···	**···51**	**···40**	5.100 lm	31	2,2
	AragFHE 12 PW 51-940···PC	75 867···	**···51**	**···40**	5.100 lm	37	2,2
	LED, mit LiveLink WiFi Controller						
	AragFHE 12 PW 40-840···+LLWC LV PC	75 885···	**···51**		4.000 lm	26	2,6
	AragFHE 12 PW 51-840···+LLWC LV PC	75 876···	**···51**		5.100 lm	32	2,6
	LED, mit HF-Sensor						
	AragFHE 12 PW 40-840···+HFS PC	75 887···	**···51**	**···40**	4.000 lm	26	2,8
	AragFHE 12 PW 51-840···+HFS PC	75 878···	**···51**	**···40**	5.100 lm	32	2,8
	LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
	AragFHE 12 PW 40-840···PC EB	75 890···		**···40**	4.000 lm	29	2,8


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1500

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PW 44-840···PC**	74 087···	**···51**	**···40**	4.100 lm	25	2,8
AragF 15 PW 44-840···PC HT	74 075···	**···51**	**···40**	4.400 lm	27	2,8
AragF 15 PW 44-840···PC LT	74 074···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	2,8
AragF 15 PW 44-865···PC	74 076···	**···51**	**···40**	4.300 lm	26	2,8
AragF 15 PW 64-840···PC	74 093···	**···51**	**···40**	6.500 lm	41	2,8
AragF 15 PW 64-840···PC HT	74 109···	**···51**		6.400 lm	39	2,8
AragF 15 PW 64-840···PC HT	74 099···		**···40**	6.400 lm	39	2,8
AragF 15 PW 64-840···PC LT	74 110···	**···51**		6.300 lm	40	2,8
AragF 15 PW 64-840···PC LT	74 100···		**···40**	6.300 lm	40	2,8
AragF 15 PW 64-865···PC	74 121···	**···51**	**···40**	6.500 lm	41	2,8
AragF 15 PW 80-840···PC	74 126···	**···51**	**···40**	8.100 lm	53	2,8
AragF 15 PW 80-840···PC HT	74 129···	**···51**	**···40**	8.200 lm	50	2,8
AragF 15 PW 80-840···PC LT	74 128···	**···51**	**···40**	8.100 lm	53	2,8
AragF 15 PW 80-865···PC	74 130···	**···51**	**···40**	8.100 lm	51	2,8
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
AragF 15 PW 26-86/16ML-840···PC	74 253···		**···40**	2.600 - 8.600	17 - 58	2,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 15 PW 44-840···+LLWC LV PC	74 073···	**···51**		4.300 lm	28	2,8
AragF 15 PW 64-840···+LLWC LV PC	74 108···	**···51**		6.500 lm	43	2,8
AragF 15 PW 80-840···+LLWC LV PC	74 127···	**···51**		8.100 lm	53	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
AragF 15 PW 44-840···+DMM PC	79 301···	**···51**		4.100 lm	25	2,8
AragF 15 PW 64-840···+DMM PC	79 306···	**···51**		6.500 lm	41	2,8
AragF 15 PW 80-840···+DMM PC	84 950···	**···51**		8.100 lm	53	2,8
AragF 15 PW 100-840···+DMM PC	84 954···	**···51**		10.000 lm	62	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PW 44-840···+DMM PC EB3	79 303···	**···51**		4.100 lm	25	2,8
AragF 15 PW 64-840···+DMM PC EB3	79 308···	**···51**		6.500 lm	41	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
AragF 15 PW 44-840···+DMR PC	79 302···	**···51**		4.100 lm	25	2,8
AragF 15 PW 64-840···+DMR PC	79 307···	**···51**		6.500 lm	41	2,8
AragF 15 PW 80-840···+DMR PC	84 951···	**···51**		8.100 lm	53	2,8
AragF 15 PW 100-840···+DMR PC	84 955···	**···51**		10.000 lm	62	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PW 44-840···+DMR PC EB3	84 642···	**···51**		4.100 lm	28	2,8
AragF 15 PW 64-840···+DMR PC EB3	79 309···	**···51**		6.500 lm	41	2,8

LED, mit HF-Sensor						
AragF 15 PW 44-840···+HFS PC	74 086···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	2,8
AragF 15 PW 44-840···+HFSB LV PC	74 081···	**···51**		4.300 lm	28	2,8
AragF 15 PW 44-840···+HFSX LV PC	74 083···	**···51**		4.300 lm	28	2,8
AragF 15 PW 64-840···+HFS PC	74 119···	**···51**	**···40**	6.500 lm	42	2,8
AragF 15 PW 64-840···+HFSB LV PC	74 104···	**···51**		6.500 lm	43	2,8
AragF 15 PW 64-840···+HFSX LV PC	74 106···	**···51**		6.500 lm	43	2,8
AragF 15 PW 80-840···+HFSB LV PC	74 135···	**···51**		8.100 lm	55	2,8
AragF 15 PW 80-840···+HFSX LV PC	74 137···	**···51**		8.100 lm	55	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PW 44-840···PC EB3	74 091···		**···40**	4.300 lm	30	3,7
AragF 15 PW 64-840···PC EB3	74 112···		**···40**	6.500 lm	46	3,4


• IK08 850 °C






Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1500


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragFHE 15 PW 44-840···PC**	75 978···	**···51**	**···40**	4.400 lm	25	2,8
AragFHE 15 PW 44-840···PC LHT	75 976···	**···51**	**···40**	4.400 lm	26	2,8
AragFHE 15 PW 44-865···PC	75 975···	**···51**	**···40**	4.400 lm	25	2,8
AragFHE 15 PW 64-840···PC	75 963···	**···51**	**···40**	6.400 lm	38	2,8
AragFHE 15 PW 64-840···PC LHT	75 961···	**···51**	**···40**	6.400 lm	37	2,8
AragFHE 15 PW 64-865···PC	75 960···	**···51**	**···40**	6.400 lm	38	2,8
AragFHE 15 PW 64-940···PC	75 959···	**···51**	**···40**	6.400 lm	46	2,8
AragFHE 15 PW 80-840···PC	75 954···	**···51**	**···40**	8.000 lm	47	2,8
AragFHE 15 PW 80-840···PC LHT	75 952···	**···51**	**···40**	8.000 lm	46	2,8
AragFHE 15 PW 80-865···PC	75 951···	**···51**	**···40**	8.000 lm	47	2,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragFHE 15 PW 44-840···+LLWC LV PC	75 982···	**···51**		4.400 lm	26	3,0
AragFHE 15 PW 64-840···+LLWC LV PC	75 968···	**···51**		6.400 lm	39	3,0
AragFHE 15 PW 80-840···+LLWC LV PC	75 957···	**···51**		8.000 lm	48	3,0
LED, mit HF-Sensor						
AragFHE 15 PW 44-840···+HFS PC	75 984···	**···51**	**···40**	4.400 lm	26	2,8
AragFHE 15 PW 64-840···+HFS PC	75 970···	**···51**	**···40**	6.400 lm	39	2,8
AragFHE 15 PW 64-840···+HFSB LV PC	75 969···	**···51**		6.400 lm	39	3,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragFHE 15 PW 44-840···PC EB	75 985···		**···40**	4.400 lm	29	3,7
AragFHE 15 PW 64-840···PC EB	75 971···		**···40**	6.400 lm	42	3,7


• IK08 850 °C






Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1200


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 12 PXW 23-840···PC**	75 108···	**···51**	**···40**	2.400 lm	17	2,2
AragF 12 PXW 40-840···PC	74 198···	**···51**		4.000 lm	28	2,2
AragF 12 PXW 40-840···PC	74 196···		**···40**	4.000 lm	28	2,2
AragF 12 PXW 51-840···PC	74 181···	**···51**	**···40**	5.100 lm	35	2,2
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
AragF 12 PXW 20-64/16ML-840···PC	74 248···		**···40**	2.100 - 6.400	14 - 48	2,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 12 PXW 23-840···+LLWC LV PC	75 109···	**···51**		2.400 lm	19	2,6
AragF 12 PXW 40-840···+LLWC LV PC	74 199···	**···51**		4.000 lm	30	2,6
AragF 12 PXW 51-840···+LLWC LV PC	74 182···	**···51**		5.100 lm	37	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
AragF 12 PXW 23-840···+DMM PC	79 269···	**···51**		2.400 lm	17	2,2
AragF 12 PXW 40-840···+DMM PC	79 273···	**···51**		4.000 lm	28	2,2
AragF 12 PXW 51-840···+DMM PC	79 277···	**···51**		5.100 lm	35	2,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PXW 23-840···+DMM PC EB3	79 271···	**···51**		2.400 lm	17	2,5
AragF 12 PXW 40-840···+DMM PC EB3	79 275···	**···51**		4.000 lm	28	2,5
AragF 12 PXW 51-840···+DMM PC EB3	79 279···	**···51**		5.100 lm	35	2,5
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
AragF 12 PXW 23-840···+DMR PC	79 270···	**···51**		2.400 lm	17	2,2
AragF 12 PXW 40-840···+DMR PC	79 274···	**···51**		4.000 lm	28	2,2
AragF 12 PXW 51-840···+DMR PC	79 278···	**···51**		5.100 lm	35	2,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PXW 23-840···+DMR PC EB3	79 272···	**···51**		2.400 lm	17	2,5
AragF 12 PXW 40-840···+DMR PC EB3	79 276···	**···51**		4.000 lm	28	2,5
AragF 12 PXW 51-840···+DMR PC EB3	79 280···	**···51**		5.100 lm	35	2,5
LED, mit HF-Sensor						
AragF 12 PXW 23-840···+HFS PC	75 106···	**···51**	**···40**	2.400 lm	18	2,5
AragF 12 PXW 23-840···+HFSB LV PC	75 115···	**···51**		2.400 lm	19	2,5
AragF 12 PXW 23-840···+HFSX LV PC	75 114···	**···51**		2.400 lm	19	2,5
AragF 12 PXW 40-840···+HFS PC	74 195···	**···51**	**···40**	4.000 lm	29	2,5
AragF 12 PXW 40-840···+HFSB LV PC	74 183···	**···51**		4.000 lm	30	2,5
AragF 12 PXW 40-840···+HFSX LV PC	74 194···	**···51**		4.000 lm	30	2,5
AragF 12 PXW 51-840···+HFS PC	74 180···	**···51**	**···40**	5.100 lm	36	2,5
AragF 12 PXW 51-840···+HFSB LV PC	74 178···	**···51**		5.100 lm	37	2,5
AragF 12 PXW 51-840···+HFSX LV PC	74 179···	**···51**		5.100 lm	37	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PXW 23-840···PC EB3	75 107···		**···40**	2.400 lm	22	2,9
AragF 12 PXW 40-840···PC EB3	74 197···		**···40**	4.000 lm	33	2,9


• IK08 850 °C






Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1200


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragFHE 12 PXW 23-840···PC**	75 913···	**···51**	**···40**	2.300 lm	16	2,2
AragFHE 12 PXW 40-840···PC	75 902···	**···51**	**···40**	4.000 lm	26	2,2
AragFHE 12 PXW 51-840···PC	75 892···	**···51**	**···40**	5.100 lm	34	2,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragFHE 12 PXW 23-840···+LLWC LV PC	75 916···	**···51**		2.300 lm	18	2,6
AragFHE 12 PXW 40-840···+LLWC LV PC	75 907···	**···51**		4.000 lm	27	2,6
AragFHE 12 PXW 51-840···+LLWC LV PC	75 897···	**···51**		5.100 lm	35	2,6
LED, mit HF-Sensor						
AragFHE 12 PXW 23-840···+HFS PC	75 918···	**···51**	**···40**	2.300 lm	18	2,8
AragFHE 12 PXW 40-840···+HFS PC	75 909···	**···51**	**···40**	4.000 lm	27	2,8
AragFHE 12 PXW 51-840···+HFS PC	75 899···	**···51**	**···40**	5.100 lm	35	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragFHE 12 PXW 23-840···PC EB	75 919···		**···40**	2.300 lm	21	2,8
AragFHE 12 PXW 40-840···PC EB	75 910···		**···40**	4.000 lm	30	2,8


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1500

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PXW 48-840···PC**	74 169···	**···51**	**···40**	4.400 lm	29	2,8
AragF 15 PXW 64-840···PC	74 184···	**···51**	**···40**	6.300 lm	45	2,8
AragF 15 PXW 80-840···PC	74 200···	**···51**	**···40**	8.100 lm	60	2,8

LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
AragF 15 PXW 24-78/16ML-840···PC	74 252···		**···40**	2.400 - 7.800	17 - 58	2,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 15 PXW 48-840···+LLWC LV PC	74 170···	**···51**		4.400 lm	32	2,8
AragF 15 PXW 80-840···+LLWC LV PC	74 201···	**···51**		8.100 lm	62	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
AragF 15 PXW 48-840···+DMM PC	84 956···	**···51**		4.400 lm	29	2,8
AragF 15 PXW 64-840···+DMM PC	79 283···	**···51**		6.300 lm	45	2,8
AragF 15 PXW 64-840···+DMM PC LV	84 644···	**···51**		6.300 lm	46	2,8
ARAGF 15 PXW 64-840···PC +DMM LV	84 947···	**···51**		6.300 lm	45	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PXW 48-840···+DMM PC EB3	84 643···	**···51**		4.400 lm	32	2,5
AragF 15 PXW 64-840···+DMM PC EB3	79 285···	**···51**		6.300 lm	45	3,2
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
AragF 15 PXW 48-840···+DMR PC	79 281···	**···51**		4.400 lm	29	2,8
AragF 15 PXW 64-840···+DMR PC	79 284···	**···51**		6.300 lm	45	2,8
AragF 15 PXW 64-840···+DMR PC LV	84 899···	**···51**		6.300 lm	46	2,8
ARAGF 15 PXW 64-840···PC +DMR LV	84 948···	**···51**		6.300 lm	45	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PXW 48-840···+DMR PC EB3	79 282···	**···51**		4.400 lm	29	3,2
AragF 15 PXW 64-840···+DMR PC EB3	79 286···	**···51**		6.300 lm	45	3,2
LED, mit HF-Sensor						
AragF 15 PXW 48-840···+HFS PC	74 173···	**···51**	**···40**	4.400 lm	31	2,8
AragF 15 PXW 48-840···+HFSB LV PC	74 171···	**···51**		4.400 lm	32	2,8
AragF 15 PXW 48-840···+HFSX LV PC	74 172···	**···51**		4.400 lm	32	2,8
AragF 15 PXW 64-840···+HFS PC	74 193···	**···51**	**···40**	6.300 lm	46	2,8
AragF 15 PXW 64-840···+HFSB LV PC	74 191···	**···51**		6.300 lm	47	2,8
AragF 15 PXW 64-840···+HFSX LV PC	74 192···	**···51**		6.300 lm	47	2,8
AragF 15 PXW 80-840···+HFSB LV PC	74 202···	**···51**		8.100 lm	62	2,8
AragF 15 PXW 80-840···+HFSX LV PC	74 203···	**···51**		8.100 lm	62	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PXW 48-840···PC EB3	74 168···		**···40**	4.400 lm	35	3,7
AragF 15 PXW 64-840···PC EB3	74 190···		**···40**	6.300 lm	50	3,7

• IK08 850 °C

Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1500

IP66




	Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
	LED						
•	**AragFHE 15 PXW 48-840···PC**	76 002···	**···51**	**···40**	4.800 lm	32	2,8
	AragFHE 15 PXW 64-840···PC	75 992···	**···51**	**···40**	6.400 lm	41	2,8
	AragFHE 15 PXW 80-840···PC	75 989···	**···51**	**···40**	8.000 lm	52	2,8
	LED, mit LiveLink WiFi Controller						
	AragFHE 15 PXW 48-840···+LLWC LV PC	76 005···	**···51**		4.800 lm	33	3,0
	AragFHE 15 PXW 80-840···+LLWC LV PC	75 990···	**···51**		8.000 lm	53	3,0
	LED, mit HF-Sensor						
	AragFHE 15 PXW 48-840···+HFS PC	76 007···	**···51**	**···40**	4.800 lm	33	2,8
	AragFHE 15 PXW 64-840···+HFS PC	75 998···	**···51**	**···40**	6.400 lm	42	2,8
	LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
	AragFHE 15 PXW 48-840···PC EB	76 010···		**···40**	4.800 lm	36	3,7
	AragFHE 15 PXW 64-840···PC EB	76 001···		**···40**	6.400 lm	45	3,7


• IK08 850 °C



Baugröße 1200



Baugröße 1500




Feuchtraumleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1200

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 12 PAW 20-940···**	73 976···	**···51**	**···40**	1.700 lm	14	2,2
AragF 12 PAW 40-940···	73 975···	**···51**	**···40**	4.000 lm	30	2,2

• IK03 650 °C




Feuchtraumleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1500


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PAW 23-940···**	73 974···	**···51**	**···40**	2.400 lm	19	2,8
AragF 15 PAW 48-940···	73 977···	**···51**	**···40**	4.700 lm	35	2,8
AragF 15 PAW 64-940···	75 105···	**···51**	**···40**	6.400 lm	43	2,8

• IK03 650 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch eng strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1500


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PN 64-840···**	73 983···	**···51**	**···40**	6.400 lm	41	2,8
AragF 15 PN 64-865···	73 986···	**···51**	**···40**	6.400 lm	41	2,8
AragF 15 PN 64-940···	73 987···	**···51**	**···40**	6.400 lm	49	2,8
AragF 15 PN 80-840···	73 996···	**···51**	**···40**	8.200 lm	54	2,8
AragF 15 PN 80-865···	73 998···	**···51**	**···40**	8.200 lm	54	2,8
AragF 15 PN 100-840···	74 007···	**···51**	**···40**	10.200 lm	64	2,8
AragF 15 PN 100-865···	74 009···	**···51**	**···40**	10.200 lm	64	2,8
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 15 PN 64-840···+LLWC LV	73 985···	**···51**		6.400 lm	43	2,8
AragF 15 PN 80-840···+LLWC LV	73 997···	**···51**		8.200 lm	56	2,8
AragF 15 PN 100-840···+LLWC LV	74 008···	**···51**		10.200 lm	66	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
AragF 15 PN 64-840···+DMM	79 267···	**···51**		6.400 lm	41	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
AragF 15 PN 64-840···+DMR	79 268···	**···51**		6.400 lm	41	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PN 64-840···EB3	73 984···		**···40**	6.400 lm	46	3,7


• IK03 650 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extra breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1200


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 12 PVW 23-840···**	74 062···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	2,5
AragF 12 PVW 40-840···	74 054···	**···51**	**···40**	4.100 lm	27	2,5
AragF 12 PVW 51-840···	74 049···	**···51**	**···40**	5.000 lm	33	2,5
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 12 PVW 40-840···+LLWC LV	74 056···	**···51**		4.100 lm	29	2,6
AragF 12 PVW 51-840···+LLWC LV	74 050···	**···51**		5.000 lm	35	2,6
LED, mit HF-Sensor						
AragF 12 PVW 40-840···+HFS	74 039···	**···51**	**···40**	4.100 lm	28	2,5
AragF 12 PVW 40-840···+HFSB LV	74 035···	**···51**		4.100 lm	29	2,5
AragF 12 PVW 40-840···+HFSX LV	74 037···	**···51**		4.100 lm	29	2,5
AragF 12 PVW 51-840···+HFS	74 045···	**···51**	**···40**	5.000 lm	34	2,5
AragF 12 PVW 51-840···+HFSB LV	74 041···	**···51**		5.000 lm	35	2,5
AragF 12 PVW 51-840···+HFSX LV	74 043···	**···51**		5.000 lm	35	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PVW 40-840···EB3	74 055···		**···40**	4.100 lm	32	2,9


• IK03 650 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extra breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1500

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PVW 33-840···**	74 011···	**···51**	**···40**	3.300 lm	22	2,8
AragF 15 PVW 44-840···	74 014···	**···51**	**···40**	4.300 lm	27	2,8
AragF 15 PVW 64-840···	74 026···	**···51**	**···40**	6.300 lm	41	2,8
AragF 15 PVW 80-840···	74 065···	**···51**	**···40**	8.300 lm	56	2,8

LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 15 PVW 44-840···+LLWC LV	74 015···	**···51**		4.300 lm	29	2,8
AragF 15 PVW 64-840···+LLWC LV	74 028···	**···51**		6.300 lm	43	2,8
AragF 15 PVW 80-840···+LLWC LV	74 066···	**···51**		8.300 lm	58	2,8
LED, mit HF-Sensor						
AragF 15 PVW 44-840···+HFS	74 022···	**···51**		4.300 lm	28	3,0
AragF 15 PVW 44-840···+HFS	74 020···		**···40**	4.300 lm	28	3,0
AragF 15 PVW 44-840···+HFSB LV	74 016···	**···51**		4.300 lm	29	3,0
AragF 15 PVW 44-840···+HFSX LV	74 018···	**···51**		4.300 lm	29	3,0
AragF 15 PVW 64-840···+HFS	74 033···	**···51**	**···40**	6.300 lm	42	3,0
AragF 15 PVW 64-840···+HFSB LV	74 029···	**···51**		6.300 lm	43	3,0
AragF 15 PVW 64-840···+HFSX LV	74 031···	**···51**		6.300 lm	43	3,0
AragF 15 PVW 80-840···+HFSB LV	74 067···	**···51**		8.300 lm	58	3,2
AragF 15 PVW 80-840···+HFSX LV	74 069···	**···51**		8.300 lm	58	3,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PVW 64-840···EB3	74 027···		**···40**	6.300 lm	46	2,8

• IK03 650 °C






Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 600

IP66

Bezeichnung	**TOC**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED					
• **AragF 6 PW 20-840···**	78 485···	**···40**	2.000 lm	12	1,2
AragF 6 PW 20-840···+LV	78 487···	**···40**	2.000 lm	12	1,2

• IK03 650 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 600


IP66

Bezeichnung	**TOC**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED					
• **AragFHE 6 PW 20-840···**	78 500···	**···40**	2.000 lm	11,50 W	1,2

• IK03 650 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1200

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 12 PW 40-840···**	74 162···	**···51**	**···40**	4.200 lm	30	2,5
AragF 12 PW 40-940···	74 161···		**···40**	4.200 lm	30	2,5
AragF 12 PW 51-840···	74 157···	**···51**	**···40**	5.200 lm	32	2,5
AragF 12 PW 51-865···	74 159···	**···51**	**···40**	5.200 lm	32	2,5
AragF 12 PW 51-940···	74 160···	**···51**	**···40**	5.200 lm	38	2,5
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
AragF 12 PW 23-72/16ML-840···	74 251···		**···40**	2.300 - 7.200	14 - 47	2,3
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 12 PW 51-840···+LLWC LV	74 158···	**···51**		5.200 lm	34	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
AragF 12 PW 51-840···+DMM	79 293···	**···51**		5.200 lm	32	2,5
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PW 51-840···+DMM EB3	79 297···	**···51**		5.200 lm	32	2,5
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
AragF 12 PW 51-840···+DMR	79 294···	**···51**		5.200 lm	32	2,5
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR), mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PW 51-840···+DMR EB3	79 298···	**···51**		5.200 lm	32	2,5
LED, mit HF-Sensor						
AragF 12 PW 40-840···+HFS	74 142···	**···51**	**···40**	4.200 lm	26	2,5
AragF 12 PW 40-840···+HFSB LV	74 138···	**···51**		4.200 lm	27	2,5
AragF 12 PW 40-840···+HFSX LV	74 140···	**···51**		4.200 lm	27	2,5
AragF 12 PW 51-840···+HFS	74 149···		**···40**	5.200 lm	33	2,5
AragF 12 PW 51-840···+HFS	74 151···	**···51**		5.200 lm	32	2,5
AragF 12 PW 51-840···+HFSB LV	74 145···	**···51**		5.200 lm	34	2,5
AragF 12 PW 51-840···+HFSX LV	74 147···	**···51**		5.200 lm	34	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 12 PW 40-840···EB3	74 167···		**···40**	4.200 lm	30	2,9

• IK03 650 °C

Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1200


IP66



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **AragFHE 12 PW 23-840···**	76 700···	**···40**	2.300 lm	13	2,5
AragFHE 12 PW 40-840···	76 699···	**···40**	4.000 lm	22	2,5


• IK03 650 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1500


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PW 44-840···**	74 077···	**···51**	**···40**	4.500 lm	26	2,8
AragF 15 PW 44-940···	74 079···	**···51**	**···40**	4.400 lm	31	2,8
AragF 15 PW 64-840···	74 101···	**···51**		6.500 lm	42	2,8
AragF 15 PW 64-840···	74 111···		**···40**	6.500 lm	39	2,8
AragF 15 PW 64-865···	74 120···	**···51**	**···40**	6.500 lm	39	2,8
AragF 15 PW 64-940···	74 102···	**···51**		6.500 lm	47	2,8
AragF 15 PW 64-940···	74 113···		**···40**	6.500 lm	47	2,8
AragF 15 PW 80-840···	74 131···	**···51**	**···40**	8.200 lm	51	2,8
AragF 15 PW 80-865···	74 133···	**···51**	**···40**	8.200 lm	51	2,8
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
AragF 15 PW 27-88/16ML-840···	74 255···		**···40**	2.700 - 8.400	17 - 55	2,5
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
AragF 15 PW 44-840···+LLWC LV	74 078···	**···51**		4.400 lm	28	2,8
AragF 15 PW 64-840···+LLWC LV	74 107···	**···51**		6.500 lm	41	2,8
AragF 15 PW 80-840···+LLWC LV	74 132···	**···51**		8.200 lm	53	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
AragF 15 PW 44-840···+DMM	79 299···	**···51**		4.500 lm	26	2,8
AragF 15 PW 64-840···+DMM	79 304···	**···51**		6.500 lm	39	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
AragF 15 PW 44-840···+DMR	79 300···	**···51**		4.500 lm	26	2,8
AragF 15 PW 64-840···+DMR	79 305···	**···51**		6.500 lm	39	2,8
LED, mit HF-Sensor						
AragF 15 PW 44-840···+HFS	74 084···	**···51**	**···40**	4.500 lm	27	3,2
AragF 15 PW 44-840···+HFSB LV	74 080···	**···51**		4.400 lm	28	3,2
AragF 15 PW 44-840···+HFSX LV	74 082···	**···51**		4.400 lm	28	3,2
AragF 15 PW 64-840···+HFS	74 118···	**···51**		6.500 lm	40	3,2
AragF 15 PW 64-840···+HFS	74 114···		**···40**	6.500 lm	40	3,2
AragF 15 PW 64-840···+HFSB LV	74 103···	**···51**		6.500 lm	41	3,2
AragF 15 PW 64-840···+HFSX LV	74 105···	**···51**		6.500 lm	41	3,2
AragF 15 PW 80-840···+HFSB LV	74 134···	**···51**		8.200 lm	53	3,2
AragF 15 PW 80-840···+HFSX LV	74 136···	**···51**		8.200 lm	53	3,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
AragF 15 PW 64-840···EB3	74 115···		**···40**	6.500 lm	44	3,2

• IK03 650 °C







Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1500

IP66


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **AragFHE 15 PW 44-840···**	76 698···	**···40**	4.400 lm	24	2,8
AragFHE 15 PW 64-840···	76 697···	**···40**	6.400 lm	35	2,8

• IK03 650 °C






Baugröße 1200



Baugröße 1500




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1200

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
• **AragF 12 PXW 20-65/16ML-840···**	74 250···	**···40**	2.100 - 6.400	14 - 48	2,2

• IK03 650 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 1500

IP66


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
• **AragF 15 PXW 24-80/16ML-840···**	74 254···	**···40**	2.400 - 8.000	17 - 58	3,0

• IK03 650 °C






Baugröße 1200



Baugröße 1500




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus recyceltem Kunststoff in Baugröße 1200

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 12 PW 44-830···PC RCY**	94 147···	**···51**	**···40**	4.200 lm	27	2,3
AragF 12 PW 44-830···PC RCY +LV	94 148···	**···51**	**···40**	4.200 lm	27	2,3
AragF 12 PW 44-840···PC RCY	94 145···	**···51**	**···40**	4.200 lm	27	2,3
AragF 12 PW 44-840···PC RCY +LV	94 146···	**···51**	**···40**	4.200 lm	27	2,3

• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus recyceltem Kunststoff in Baugröße 1500


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PW 64-830···PC RCY**	94 151···	**···51**	**···40**	6.500 lm	41	2,3
AragF 15 PW 64-830···PC RCY +LV	94 152···	**···51**	**···40**	6.500 lm	41	2,3
AragF 15 PW 64-840···PC RCY	94 149···	**···51**	**···40**	6.500 lm	41	2,3
AragF 15 PW 64-840···PC RCY +LV	94 150···	**···51**	**···40**	6.500 lm	41	2,3

• IK08 850 °C









Feuchtraumleuchten mit symmetrisch eng strahlender Optik aus Polyamid in Baugröße 1500


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PN 64-840···CR**	75 401···	**···51**	**···40**	6.400 lm	43	2,8
AragF 15 PN 80-840···CR	75 400···	**···51**	**···40**	8.200 lm	56	2,8
AragF 15 PN 100-840···CR	75 402···	**···51**	**···40**	9.900 lm	64	2,8

• IK07 650 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extra breit strahlender Optik aus Polyamid in Baugröße 1200

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 12 PVW 23-840···CR**	75 405···	**···51**	**···40**	2.300 lm	15	2,8
AragF 12 PVW 40-840···CR	75 404···	**···51**	**···40**	4.100 lm	28	2,8
AragF 12 PVW 51-840···CR	75 403···	**···51**	**···40**	5.000 lm	34	2,8

• IK07 650 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polyamid und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1200


IP66

Bezeichnung	TOC		···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragFHE 12 PW 23-840···CR**	76 642···		**···40**	2.300 lm	13	2,8
AragFHE 12 PW 40-840···CR	76 696···		**···40**	4.000 lm	24	2,8

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polyamid in Baugröße 1500


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **AragF 15 PW 44-840···CR**	75 399···	**···51**	**···40**	4.100 lm	25	2,8
AragF 15 PW 64-840···CR	75 398···	**···51**	**···40**	6.500 lm	41	2,6

• IK07 650 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polyamid und erhöhter Lebensdauer in Baugröße 1500


IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **AragFHE 15 PW 44-840···CR**	76 695···	**···40**	4.400 lm	24	2,8
AragFHE 15 PW 64-840···CR	76 694···	**···40**	6.400 lm	37	2,8

• IK08 850 °C



Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBATL2	69 233 00	Diebstahlsicherung für Feuchtraum-Anbauleuchte	0,1
ZBMC	69 234 00	Montagezubehör für Nextrema 4000-8··· / Nextrema 6000-8··· / Oleveon Fit / Aragon Fit. Bügel für abgehängte Montage.	0,1
ZBWM	74 256 00	Schwenkbare Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage von Feuchtraumleuchten 1 Satz	1,0

Sensor-Fernbedienung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1

Stahlband-Aufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBSB 1,0m	69 232 00	Stahlband-Aufhängung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, für Feuchtraumleuchten	0,1



OLEVEON FIT. EINFACH GEPLANT. FLEXIBEL SANIERT. FIT FÜR DIE ZUKUNFT.

- Ideale Sanierungslösung für einen unkomplizierten 1:1 Austausch dank umfangreichem Portfolio inkl. DALI, Sensor- und WiFi-Optionen
- Hochwertiges Licht und niedrige Betriebskosten dank 3D-Prismentechnologie und einer Energieeffizienz von bis zu 145 lm/W
- Hoher Variantenreichtum für maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte
- Zukunftsfähig durch intelligente Connectivity-Features und LiveLink-Anbindung
- Weitere Individualität bei der Installation durch Multi-Lumen-Varianten

www.trilux.com/oleveon-fit-led

OLEVEON FIT

LEUCHTEN HÖHERER SCHUTZART

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/oleveon-fit-led





Oleveon Fit

Montageart
Hänge
Anbau

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
1.750 – 7.900 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K
6.500 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
lichtgrau
transparent grün

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink integriert
Monitoring ready
CLO ready
LiveLink WiFi


Zusatzausstattung
HCL optional
Bewegungssensor
Durchgangsverdrahtung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden
Multilumen Option
Schnellstecksystem ADELS

Zubehör
Diebstahlsicherungen
Sensor-Fernbedienung
Stahlband-Aufhängungen
Wandhalterung
Durchgangsverdrahtungen
Ersatzwannen

IP66


OLEVEON FIT





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 6


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 6 B 2000-840···PC**	78 471···	**···51**		2.000 lm	16	1,2
OleveonF 6 B 2000-840···PC +LV	78 472···	**···51**		2.000 lm	16	1,2
OleveonF 6 B 2000-840···PC	78 465···		**···40**	2.000 lm	15	1,2
OleveonF 6 B 2000-840···PC +LV	78 467···		**···40**	2.000 lm	15	1,2
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 6 B 2000-840···PC +HFS	78 473···	**···51**		2.000 lm	16	1,3
OleveonF 6 B 2000-840···PC +HFS	78 469···		**···40**	2.000 lm	16	1,3
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 6 B 2000-840···PC EB3	78 474···	**···51**		2.000 lm	20	2,2
OleveonF 6 B 2000-840···PC EB3	78 470···		**···40**	2.000 lm	20	2,2


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 12

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 12 B 2300-840···PC**	71 166···	**···51**	**···40**	2.600 lm	19	2,4
OleveonF 12 B 2300-865···PC	71 178···	**···51**	**···40**	2.600 lm	19	2,4
OleveonF 12 B 4000-840···PC	71 182···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,4
OleveonF 12 B 4000-840···PC +LV	71 184···	**···51**		3.900 lm	28	2,5
OleveonF 12 B 4000-865···PC	71 214···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,4

LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
OleveonF 12 B 21-65/16ML-840···PC	76 630···		**···40**	2.100 - 6.500	15 - 49	2,0
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
OleveonF 12 B 2300-840···PC+LLWC LV	71 168···	**···51**		2.600 lm	19	2,6
OleveonF 12 B 4000-840···PC+LLWC LV	71 186···	**···51**		3.900 lm	28	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
OleveonF 12 B 2300-840···+DMM PC	79 236···	**···51**		2.600 lm	19	2,4
OleveonF 12 B 4000-840···+DMM PC	79 240···	**···51**		3.900 lm	28	2,4
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
OleveonF 12 B 2300-840···+DMR PC	79 237···	**···51**		2.600 lm	19	2,4
OleveonF 12 B 4000-840···+DMR PC	79 241···	**···51**		3.900 lm	28	2,4
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 12 B 4000-840···PC +HFS	71 194···	**···51**	**···40**	3.900 lm	30	2,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 12 B 2300-840···PC EB3	71 170···	**···51**	**···40**	2.600 lm	24	3,4
OleveonF 12 B 4000-840···PC EB3	71 192···	**···51**	**···40**	3.900 lm	33	3,4


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 15

IP66




Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED						
• **OleveonF 15 B 4000-840···PC**	71 218···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,6
OleveonF 15 B 4000-840···PC +LV	71 220···	**···51**		3.900 lm	28	2,8
OleveonF 15 B 4000-865···PC	71 246···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,6
OleveonF 15 B 6000-840···PC	71 250···	**···51**	**···40**	6.000 lm	44	2,6
OleveonF 15 B 6000-840···PC+LV	71 252···	**···51**		6.000 lm	44	2,8
OleveonF 15 B 6000-865···PC	71 282···	**···51**	**···40**	6.000 lm	44	2,6
OleveonF 15 B 8000-840···PC	71 286···	**···51**	**···40**	7.700 lm	57	2,6
OleveonF 15 B 8000-865···PC	71 294···	**···51**	**···40**	7.700 lm	57	2,6
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
OleveonF 15 B 26-74/16ML-840···PC	76 634···		**···40**	2.600 - 7.400	17 - 54	2,5
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
OleveonF 15 B 4000-840···PC+LLWC LV	71 222···	**···51**		3.900 lm	28	2,8
OleveonF 15 B 6000-840···PC+LLWC LV	71 254···	**···51**		6.000 lm	44	2,8
OleveonF 15 B 8000-840···PC+LLWC LV	71 288···	**···51**		7.700 lm	57	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
OleveonF 15 B 4000-840···+DMM PC	79 243···	**···51**		3.900 lm	28	2,6
OleveonF 15 B 6000-840···+DMM PC	79 247···	**···51**		6.000 lm	44	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
OleveonF 15 B 4000-840···+DMR PC	79 244···	**···51**		3.900 lm	28	2,6
OleveonF 15 B 6000-840···+DMR PC	79 248···	**···51**		6.000 lm	44	2,6

LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 15 B 4000-840···PC +HFS	71 230···	**···51**	**···40**	3.900 lm	30	2,8
OleveonF 15 B 6000-840···PC +HFS	71 262···	**···51**	**···40**	6.000 lm	46	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 15 B 4000-840···PC EB3	71 228···	**···51**	**···40**	3.900 lm	33	3,0
OleveonF 15 B 6000-840···PC EB3	71 260···	**···51**	**···40**	6.000 lm	49	3,0


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit lambertsch strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 6


IP66



Bezeichnung	**TOC**	**···ETDD···**	**···ET···**		**W**	**≈kg**
LED						
• **OleveonF 6 L 2000-840···PC**	78 475···		**···40**	2.000 lm	15	1,2
OleveonF 6 L 2000-840···PC +LV	78 476···		**···40**	2.000 lm	15	1,2
OleveonF 6 L 2000-840···PC	78 479···	**···51**		2.000 lm	16	1,2
OleveonF 6 L 2000-840···PC +LV	78 480···	**···51**		2.000 lm	16	1,2
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 6 L 2000-840···PC +HFS	78 477···		**···40**	2.000 lm	16	1,3
OleveonF 6 L 2000-840···PC +HFS	78 481···	**···51**		2.000 lm	16	1,3
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 6 L 2000-840···PC EB3	78 478···		**···40**	2.000 lm	20	2,2
OleveonF 6 L 2000-840···PC EB3	78 482···	**···51**		2.000 lm	20	2,2


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit lambertsch strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 12


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 12 L 2300-840···PC**	71 165···	**···51**	**···40**	2.600 lm	19	2,4
OleveonF 12 L 2300-865···PC	71 177···	**···51**	**···40**	2.600 lm	19	2,4
OleveonF 12 L 4000-840···PC	71 181···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,4
OleveonF 12 L 4000-840···PC +LV	71 183···	**···51**		3.900 lm	28	2,4
OleveonF 12 L 4000-865···PC	71 213···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,4
LED mit hohem Lichtstrom						
OleveonF HP 12 L 40-840···PC HT	89 174···		**···40**	4.000 lm	27	1,4
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
OleveonF 12 L 21-65/16ML-840···PC	76 632···		**···40**	2.300 - 6.500	15 - 49	2,0
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
OleveonF 12 L 2300-840···PC+LLWC LV	71 167···	**···51**		2.600 lm	19	2,6
OleveonF 12 L 4000-840···PC+LLWC LV	71 185···	**···51**		3.900 lm	28	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
OleveonF 12 L 2300-840···+DMM PC	79 251···	**···51**		2.600 lm	19	2,4
OleveonF 12 L 4000-840···+DMM PC	79 255···	**···51**		3.900 lm	28	2,4
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
OleveonF 12 L 2300-840···+DMR PC	79 252···	**···51**		2.600 lm	19	2,4
OleveonF 12 L 4000-840···+DMR PC	79 256···	**···51**		3.900 lm	28	2,4
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 12 L 4000-840···PC +HFS	71 193···	**···51**	**···40**	3.900 lm	30	2,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 12 L 2300-840···PC EB3	71 169···	**···51**	**···40**	2.600 lm	24	3,4
OleveonF 12 L 4000-840···PC EB3	71 191···	**···51**	**···40**	3.900 lm	33	3,4


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit lambertsch strahlender Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 15

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 15 L 4000-840···PC**	71 217···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,6
OleveonF 15 L 4000-840···PC+LV	71 219···	**···51**		3.900 lm	28	2,8
OleveonF 15 L 4000-865···PC	71 245···	**···51**	**···40**	3.900 lm	32	2,6
OleveonF 15 L 6000-840···PC	71 249···	**···51**	**···40**	6.100 lm	44	2,5
OleveonF 15 L 6000-840···PC+LV	71 251···	**···51**		6.100 lm	44	2,8
OleveonF 15 L 6000-865···PC	71 281···	**···51**	**···40**	6.100 lm	44	2,5
LED mit hohem Lichtstrom						
OleveonF HP 15 L 150-830···PC	94 446···	**···51**	**···40**	15.000 lm	110	1,9
OleveonF HP 15 L 150-840···PC	94 445···	**···51**	**···40**	15.000 lm	110	1,9
OleveonF HP 15 L 150-840···PC +LV	94 447···	**···51**	**···40**	15.000 lm	110	1,9
OleveonF HP 15 L 170-830···PC	94 449···	**···51**	**···40**	17.000 lm	109	1,9
OleveonF HP 15 L 170-840···PC	94 448···	**···51**	**···40**	17.000 lm	109	1,9
OleveonF HP 15 L 170-840···PC +LV	94 450···	**···51**	**···40**	17.000 lm	109	1,9
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
OleveonF 15 L 26-74/16ML-840···PC	76 636···		**···40**	2.600 - 7.400	17 - 54	2,5
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
OleveonF 15 L 4000-840···PC+LLWC LV	71 221···	**···51**		3.900 lm	28	2,8
OleveonF 15 L 6000-840···PC+LLWC LV	71 253···	**···51**		6.100 lm	53	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
OleveonF 15 L 4000-840···+DMM PC	79 259···	**···51**		3.900 lm	28	2,6
OleveonF 15 L 6000-840···+DMM PC	79 263···	**···51**		6.100 lm	44	2,5
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
OleveonF 15 L 4000-840···+DMR PC	79 260···	**···51**		3.900 lm	28	2,6
OleveonF 15 L 6000-840···+DMR PC	79 264···	**···51**		6.100 lm	44	2,5
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 15 L 4000-840···PC +HFS	71 229···	**···51**	**···40**	3.900 lm	30	2,8
OleveonF 15 L 6000-840···PC +HFS	71 261···	**···51**	**···40**	6.100 lm	46	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 15 L 4000-840···PC EB3	71 227···	**···51**	**···40**	3.900 lm	33	3,0
OleveonF 15 L 6000-840···PC EB3	71 259···	**···51**	**···40**	6.100 lm	49	3,0


• IK08 850 °C



Baugröße 6



Baugröße 12




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 6

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **OleveonF 6 B 2000-840···**	78 466···	**···40**	2.000 lm	14	1,2
OleveonF 6 B 2000-840···+LV	78 468···	**···40**	2.000 lm	14	1,2

• IK08 850 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 12


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 12 B 2300-840···**	71 172···	**···51**	**···40**	2.700 lm	19	2,4
OleveonF 12 B 2300-865···	71 180···	**···51**	**···40**	2.700 lm	19	2,4
OleveonF 12 B 4000-840···	71 198···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,4
OleveonF 12 B 4000-840···+LV	71 200···	**···51**		4.000 lm	28	2,5
OleveonF 12 B 4000-865···	71 216···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,4
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
OleveonF 12 B 22-68/16ML-840···	76 631···		**···40**	2.200 - 6.800	15 - 49	2,0
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
OleveonF 12 B 2300-840···+LLWC LV	71 174···	**···51**		2.700 lm	19	2,6
OleveonF 12 B 4000-840···+LLWC LV	71 202···	**···51**		4.000 lm	28	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
OleveonF 12 B 2300-840···+DMM	79 234···	**···51**		2.700 lm	19	2,4
OleveonF 12 B 4000-840···+DMM	79 238···	**···51**		4.000 lm	28	2,4
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
OleveonF 12 B 2300-840···+DMR	79 235···	**···51**		2.700 lm	19	2,4
OleveonF 12 B 4000-840···+DMR	79 239···	**···51**		4.000 lm	28	2,4
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 12 B 4000-840···+HFS	71 210···	**···51**	**···40**	4.000 lm	30	2,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 12 B 2300-840···EB3	71 176···	**···51**	**···40**	2.700 lm	24	3,4
OleveonF 12 B 4000-840···EB3	71 208···	**···51**	**···40**	4.000 lm	33	3,4

• IK08 850 °C








Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 15


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 15 B 4000-840···**	71 232···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,6
OleveonF 15 B 4000-840···+LV	71 234···	**···51**		4.000 lm	28	2,8
OleveonF 15 B 4000-865···	71 248···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,6
OleveonF 15 B 6000-840···	71 266···	**···51**	**···40**	6.200 lm	44	2,6
OleveonF 15 B 6000-840···+LV	71 268···	**···51**		6.200 lm	44	2,8
OleveonF 15 B 6000-865···	71 284···	**···51**	**···40**	6.200 lm	44	2,6
OleveonF 15 B 8000-840···	71 290···	**···51**	**···40**	7.900 lm	57	2,6
OleveonF 15 B 8000-865···	71 296···	**···51**	**···40**	7.900 lm	57	2,6
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
OleveonF 15 B 27-77/16ML-840···	76 635···		**···40**	2.700 - 7.700	17 - 54	2,5
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
OleveonF 15 B 4000-840···+LLWC LV	71 236···	**···51**		4.000 lm	28	2,8
OleveonF 15 B 6000-840···+LLWC LV	71 270···	**···51**		6.200 lm	44	2,8
OleveonF 15 B 8000-840···+LLWC LV	71 292···	**···51**		7.900 lm	57	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
OleveonF 15 B 4000-840···+DMM	79 315···	**···51**		4.000 lm	28	2,6
OleveonF 15 B 6000-840···+DMM	79 245···	**···51**		6.200 lm	44	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
OleveonF 15 B 4000-840···+DMR	79 242···	**···51**		4.000 lm	28	2,6
OleveonF 15 B 6000-840···+DMR	79 246···	**···51**		6.200 lm	44	2,6
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 15 B 4000-840···+HFS	71 244···	**···51**	**···40**	4.000 lm	30	2,8
OleveonF 15 B 6000-840···+HFS	71 278···	**···51**	**···40**	6.200 lm	46	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 15 B 4000-840···EB3	71 242···	**···51**	**···40**	4.000 lm	33	3,0
OleveonF 15 B 6000-840···EB3	71 276···	**···51**	**···40**	6.200 lm	49	3,0


• IK08 850 °C





Feuchtraumleuchten mit lambertsch strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 12


IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 12 L 2300-840···**	71 171···	**···51**	**···40**	2.700 lm	19	2,4
OleveonF 12 L 2300-865···	71 179···	**···51**	**···40**	2.700 lm	19	2,4
OleveonF 12 L 4000-840···	71 197···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,4
OleveonF 12 L 4000-840···+LV	71 199···	**···51**		4.000 lm	28	2,5
OleveonF 12 L 4000-865···	71 215···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,4
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
OleveonF 12 L 21-66/16ML-840···	76 633···		**···40**	2.100 - 6.600	15 - 49	2,0
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
OleveonF 12 L 2300-840···+LLWC LV	71 173···	**···51**		2.700 lm	19	2,6
OleveonF 12 L 4000-840···+LLWC LV	71 201···	**···51**		4.000 lm	28	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
OleveonF 12 L 2300-840···+DMM	79 249···	**···51**		2.700 lm	19	2,4
OleveonF 12 L 4000-840···+DMM	79 253···	**···51**		4.000 lm	28	2,4
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
OleveonF 12 L 2300-840···+DMR	79 250···	**···51**		2.700 lm	19	2,4
OleveonF 12 L 4000-840···+DMR	79 254···	**···51**		4.000 lm	28	2,4
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 12 L 4000-840···+HFS	71 209···	**···51**	**···40**	4.000 lm	30	2,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 12 L 2300-840···EB3	71 175···	**···51**	**···40**	2.700 lm	24	3,4
OleveonF 12 L 4000-840···EB3	71 207···	**···51**	**···40**	4.000 lm	33	3,4


• IK08 850 °C






Feuchtraumleuchten mit lambertsch strahlender Optik aus PMMA in Baugröße 15

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 15 L 4000-840···**	71 231···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,6
OleveonF 15 L 4000-840···+LV	71 233···	**···51**		4.000 lm	28	2,8
OleveonF 15 L 4000-865···	71 247···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,6
OleveonF 15 L 6000-840···	71 265···	**···51**	**···40**	6.200 lm	44	2,6
OleveonF 15 L 6000-840···+LV	71 267···	**···51**		6.200 lm	44	2,8
OleveonF 15 L 6000-865···	71 283···	**···51**	**···40**	6.200 lm	44	2,6
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
OleveonF 15 L 27-75/16ML-840···	76 637···		**···40**	2.700 - 7.700	17 - 54	2,5
LED, mit LiveLink WiFi Controller						
OleveonF 15 L 4000-840···+LLWC LV	71 235···	**···51**		4.000 lm	28	2,8
OleveonF 15 L 6000-840···+LLWC LV	71 269···	**···51**		6.200 lm	44	2,8
LED, mit LiveLink SwarmSens Master (DMM)						
OleveonF 15 L 4000-840···+DMM	79 257···	**···51**		4.000 lm	28	2,6
OleveonF 15 L 6000-840···+DMM	79 261···	**···51**		6.200 lm	44	2,6
LED, mit LiveLink SwarmSens Slave (DMR)						
OleveonF 15 L 4000-840···+DMR	79 258···	**···51**		4.000 lm	28	2,6
OleveonF 15 L 6000-840···+DMR	79 262···	**···51**		6.200 lm	44	2,6
LED, mit HF-Sensor						
OleveonF 15 L 4000-840···+HFS	71 243···	**···51**	**···40**	4.000 lm	30	2,8
OleveonF 15 L 6000-840···+HFS	71 277···	**···51**	**···40**	6.200 lm	46	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
OleveonF 15 L 4000-840···EB3	71 241···	**···51**	**···40**	4.000 lm	33	3,0
OleveonF 15 L 6000-840···EB3	71 275···	**···51**	**···40**	6.200 lm	49	3,0


• IK08 850 °C



Baugröße 12



Baugröße 15




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus recyceltem Kunststoff in Baugröße 12

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 12 B 4000-830···PC RCY**	94 139···	**···51**	**···40**	4.000 lm	28	2,3
OleveonF 12 B 4000-830···PC RCY +LV	94 140···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,3
OleveonF 12 B 4000-840···PC RCY	94 137···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,3
OleveonF 12 B 4000-840···PC RCY +LV	94 138···	**···51**	**···40**	3.900 lm	28	2,3

• IK08 850 °C




Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus recyceltem Kunststoff in Baugröße 15

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **OleveonF 15 B 6000-830···PC RCY**	94 143···	**···51**	**···40**	6.000 lm	44	2,3
OleveonF 15 B 6000-830···PC RCY +LV	94 144···	**···51**	**···40**	6.000 lm	44	2,3
OleveonF 15 B 6000-840···PC RCY	94 141···	**···51**	**···40**	6.000 lm	44	2,3
OleveonF 15 B 6000-840···PC RCY +LV	94 142···	**···51**	**···40**	6.000 lm	44	2,3

• IK08 850 °C




Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
OleveonF ZLV/525/12	71 297 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Oleveon Fit Baugröße 12.	0,2
OleveonF ZLV/525/15	71 298 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Oleveon Fit Baugröße 15.	0,2

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBATL2	69 233 00	Diebstahlsicherung für Feuchtraum-Anbauleuchte	0,1
ZBMC	69 234 00	Montagezubehör für Nextrema 4000-8··· / Nextrema 6000-8··· / Oleveon Fit / Aragon Fit. Bügel für abgehängte Montage.	0,1
ZBWM	74 256 00	Schwenkbare Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage von Feuchtraumleuchten, 1 Satz	1,0

Sensor-Fernbedienung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1

Stahlband-Aufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBSB 1,0m	69 232 00	Stahlband-Aufhängung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, für Feuchtraumleuchten	0,1


WRAS
APPROVED PRODUCT



DEVEO FIT. ROBUSTE FEUCHTRAUMLEUCHTE FÜR DEN LED-EINSTIEG.

- Ideal geeignet für die schnelle Installation und einfache Austauschbarkeit vieler konventioneller Feuchtraumleuchten dank maximaler Flexibilität bei der Anbringung der Befestigungsclips
- Intuitives Schnellanschlusssystem für maximale Zeitersparnis während der Installation
- Basislösung mit niedrigen Betriebs- und Investitionskosten
- Gasbeständige Lösungen für anspruchsvollere Anwendungsgebiete im Portfolio verfügbar
- PMMA-Varianten ermöglichen den Einsatz in aggressiven Umgebungen mit Gasen und Dämpfen und sorgen für Robustheit bei Behandlung mit Reinigungsmitteln

www.trilux.com/deveo

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/deveo





Deveo Fit

Montageart
Hänge
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor nicht überdacht (IP69K)

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
2.100 – 6.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
lichtgrau

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Durchgangsverdrahtung
IP69K

Zubehör
Montagezubehör

IP66 IP69K

DEVEO FIT






Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 600

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 600 2100-840···PC**	75 413···	**···51**	**···40**	2.100 lm	17	0,9

• IK10 850 °C




Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung (+LV) mit Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 600


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 600 2100-840···+LV PC**	75 417···	**···51**	**···40**	2.100 lm	17	0,9

• IK10 850 °C








Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1200

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 1200 4000-840···PC**	75 412···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	1,3

• IK10 850 °C




Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung (+LV) mit Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1200


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 1200 4000-840···+LV PC**	75 416···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	1,7

• IK10 850 °C








Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1500

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 1500 4000-840···PC**	75 411···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	1,8
Deveo Fit 1500 6000-840···PC	75 410···	**···51**	**···40**	6.000 lm	51	2,0

• IK10 850 °C




Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung (+LV) mit Optik aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 1500


IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 1500 4000-840···+LV PC**	75 415···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	2,0
Deveo Fit 1500 6000-840···+LV PC	75 414···	**···51**	**···40**	6.000 lm	51	2,0

• IK10 850 °C








Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit Optik aus chemisch resistentem PMMA-Extrusionsprofil mit Schutzart IP69K in Baugröße 1200

IP69K

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 1200 4000-840···CR IP69K**	75 420···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	2,0

• IK03 650 °C




Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung (+LV) mit Optik aus chemisch resistentem PMMA-Extrusionsprofil mit Schutzart IP69K in Baugröße 1200


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 1200 4000-840···+LV CR IP69K**	75 423···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	2,4

• IK03 650 °C








Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit Optik aus chemisch resistentem PMMA-Extrusionsprofil mit Schutzart IP69K in Baugröße 1500

IP69K

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 1500 4000-840···CR IP69K**	75 419···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	2,3
Deveo Fit 1500 6000-840···CR IP69K	75 418···	**···51**	**···40**	6.000 lm	51	2,3

• IK03 650 °C




Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung (+LV) mit Optik aus chemisch resistentem PMMA-Extrusionsprofil mit Schutzart IP69K in Baugröße 1500


IP69K

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Deveo Fit 1500 4000-840···+LV CR IP69K**	75 422···	**···51**	**···40**	4.000 lm	32	2,5
Deveo Fit 1500 6000-840···+LV CR IP69K	75 421···	**···51**	**···40**	6.000 lm	51	2,5

• IK03 650 °C



Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBATL2	69 233 00	Diebstahlsicherung für Feuchtraum-Anbauleuchte	0,1
ZBWM	74 256 00	Schwenkbare Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage von Feuchtraumleuchten, 1 Satz	1,0



FIDESCA-PM. SPITZENQUALITÄT FÜR REINRÄUME.

- Erfüllt die hohen Hygieneanforderungen in Reinräumen der Industrie und Gesundheitswesen. Durch den TÜV Süd zertifizierte Reinraumtauglichkeit gemäß ISO-Klasse 1
- Nachhaltiges Leuchtenkonzept ermöglicht einen nachträglichen Austausch der Light Engine
- Die Leuchten mit Abdeckscheiben aus Verbundsicherheitsglas und Schutzart IP65 sind einfach zu reinigen und resistent gegenüber den gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Exzellente Lichttechnik für höchste Qualitätsansprüche mit durchdachter Lichtverteilung und sehr guter Farbwiedergabe (Ra > 90) bei Effizienzen > 120 lm/W

www.trilux.com/fidescapm

FIDESCA-PM

LEUCHTEN HÖHERER SCHUTZART

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/fidescapm





Fidesca-PM G4

Montageart
Anbau
Einbau (nur über Zubehör möglich)

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Decke mit Einbauöffnung

Bauform
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit
asymmetrisch

Leuchtenlichtstrom
6.900 – 12.400 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 90
4.000 K

Lebensdauer
L80 (tq 40 °C) = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)

Zubehör
Einbaurahmen
Passstücke
Sauger

IP65

FIDESCA-PM G4






Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform D1

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaPM G4 D1 DAW 69-940···**	88 944···	**···51**	6.900 lm	57	11,1

• IK08 960 °C




Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D1


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaPM G4 D1 PW19 69-940···**	88 943···	**···51**	6.900 lm	50	12,5

• IK08 960 °C








Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform D2

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaPM G4 D2 DAW 86-940···**	88 942···	**···51**	8.600 lm	71	13,7

• IK08 960 °C




Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D2


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaPM G4 D2 PW19 86-940···**	88 941···	**···51**	8.600 lm	64	15,5

• IK08 960 °C








Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform D3

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaPM G4 D3 DAW 103-940···**	88 940···	**···51**	10.300 lm	82	15,0

• IK08 960 °C




Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D3


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaPM G4 D3 PW19 103-940···**	88 939···	**···51**	10.300 lm	73	17,1

• IK08 960 °C








Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform D4

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaPM G4 D4 DAW 124-940···**	88 938···	**···51**	12.400 lm	99	18,1

• IK08 960 °C




Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D4

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaPM G4 D4 PW19 124-940···**	88 937···	**···51**	12.400 lm	92	21,3

• IK08 960 °C



Einbaurahmen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Fidesca-PM ZER 249	48 403 00	Einzel-Einbaurahmen für FidescaPM D2	4,7
Fidesca-PM ZER 249 A	48 404 00	Anfangs-Einbaurahmen für FidescaPM D2	5,7
Fidesca-PM ZER 249 E	48 405 00	End-Einbaurahmen für FidescaPM D2	4,9
Fidesca-PM ZER 249 MI	48 406 00	Mittel-Einbaurahmen für FidescaPM D2	4,7
Fidesca-PM ZER 254	48 401 00	Einzel-Einbaurahmen für FidescaPM D1	4,7
Fidesca-PM ZER 254 A	49 362 00	Anfangs-Einbaurahmen für FidescaPM D1	5,7
Fidesca-PM ZER 254 E	49 363 00	End-Einbaurahmen für FidescaPM D1	4,4
Fidesca-PM ZER 254 MI	48 402 00	Mittel-Einbaurahmen für FidescaPM D1	4,2
Fidesca-PM ZER 254 WL	48 407 00	Winkel-Einbaurahmen links für FidescaPM D1	8,8
Fidesca-PM ZER 254 WLE	48 424 00	Winkel-Einbaurahmen links Ende für Fidesca-PM296/1248 LED, FidescaPM D1.	9,0
Fidesca-PM ZER 254 WR	48 408 00	Winkel-Einbaurahmen rechts für FidescaPM D1	8,5
Fidesca-PM ZER 254 WRA	48 425 00	Winkel-Einbaurahmen rechts Anfang für Fidesca-PM296/1248 LED, FidescaPM D1.	10,2
Fidesca-PM ZER 349	48 414 00	Einzel-Einbaurahmen für FidescaPM D4	6,2
Fidesca-PM ZER 349 A	48 415 00	Anfangs-Einbaurahmen für FidescaPM D4	6,9
Fidesca-PM ZER 349 E	48 416 00	End-Einbaurahmen für FidescaPM D4	5,3
Fidesca-PM ZER 349 MI	48 417 00	Mittel-Einbaurahmen für FidescaPM D4	5,1
Fidesca-PM ZER 354	48 410 00	Einzel-Einbaurahmen für FidescaPM D3	4,8
Fidesca-PM ZER 354 A	48 411 00	Anfangs-Einbaurahmen für FidescaPM D3	6,3
Fidesca-PM ZER 354 E	48 412 00	End-Einbaurahmen für FidescaPM D3	4,7
Fidesca-PM ZER 354 MI	48 413 00	Mittel-Einbaurahmen für FidescaPM D3	3,7
Fidesca-PM ZER 354 WL	48 418 00	Winkel-Einbaurahmen links für FidescaPM D3	10,8
Fidesca-PM ZER 354 WLA	48 430 00	Winkel-Einbaurahmen links Anfang für FidescaPM D3	11,1
Fidesca-PM ZER 354 WLE	48 431 00	Winkel-Einbaurahmen links Ende für FidescaPM D3	9,4
Fidesca-PM ZER 354 WR	48 419 00	Winkel-Einbaurahmen rechts für FidescaPM D3	9,2
Fidesca-PM ZER 354 WRA	48 432 00	Winkel-Einbaurahmen rechts Anfang für FidescaPM D3	8,3
Fidesca-PM ZER 354 WRE	48 433 00	Winkel-Einbaurahmen rechts Ende für FidescaPM D3	7,2

Passstücke



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Fidesca-PM ZER 2 P	48 409 00	Passstück für Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2	2,2
Fidesca-PM ZER 2 P-LI	48 421 00	Passstück links für Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2	2,4
Fidesca-PM ZER 2 P-RE	48 422 00	Passstück rechts für Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2	3,8
Fidesca-PM ZER 3 P	48 420 00	Passstück für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4	2,5
Fidesca-PM ZER 3 P-LI	48 427 00	Passstück links für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4	2,6
Fidesca-PM ZER 3 P-RE	48 428 00	Passstück rechts für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4	4,3

Sauger



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZSG 40 Sauger	29 305 00	Abziehhilfe für Glasabdeckungen oder Abdeckwannen	0,1



FIDESCA-SD. SPITZENQUALITÄT FÜR REINRÄUME.

- Optimal geeignet für den Einsatz in kritischen Produktions- und Laborumgebungen, Reinraumtauglichkeit zertifiziert durch den TÜV Süd
- Die Leuchten mit Abdeckscheiben aus Verbundsicherheitsglas und Schutzart IP65 raumseitig erfüllen alle Anforderungen an eine sichere Arbeitsumgebung
- Reinigungsfreundliche Leuchte
- Nachhaltiges Leuchtenkonzept ermöglicht einen nachträglichen Austausch der Light Engine

www.trilux.com/fidescasd

FIDESCA-SD

LEUCHTEN HÖHERER SCHUTZART

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/fidescasd





Fidesca-SD G4

Montageart
Anbau
Einbau

Montageort
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene
Decke mit Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit
lambertsch
eng

Leuchtenlichtstrom
5.500 – 20.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 90
4.000 K
6.500 K
Tunable White 2.700 K – 6.500 K

Lebensdauer
L80 (tq 40 °C) = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)


Connectivity
LiveLink integriert
LiveLink WiFi

Zubehör
Einbaurahmen
Montagezubehör
Sauger

IP65 (raumseitig)

FIDESCA-SD G4






Reinraum-Einbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform M73

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 M73 DL 55-940···**	88 905···	**···51**	5.500 lm	38	11,7
FidescaSD G4 M73 DL 55-965···	88 906···	**···51**	5.500 lm	38	11,7
LED mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaSD G4 M73 DL 55-940···LLWC	88 907···	**···51**	5.500 lm	38	11,7

• IK08 960 °C





Reinraum-Einbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M73


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **FidescaSD G4 M73 PW19 55-9TW···**	88 934···	**···62**		5.500 lm	46	11,3
LED						
FidescaSD G4 M73 PW19 55-940···	88 902···		**···51**	5.500 lm	41	11,3
FidescaSD G4 M73 PW19 55-940···ext	88 904···		**···51**	5.500 lm	41	12,3
FidescaSD G4 M73 PW19 55-965···	88 903···		**···51**	5.500 lm	41	11,3

• IK08 960 °C








Reinraum-Einbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform M84

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 M84 DL 55-940···**	88 899···	**···51**	5.500 lm	38	12,9
FidescaSD G4 M84 DL 55-965···	88 900···	**···51**	5.500 lm	38	12,9
LED mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaSD G4 M84 DL 55-940···LLWC	88 901···	**···51**	5.500 lm	38	12,9

• IK08 960 °C





Reinraum-Einbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M84


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **FidescaSD G4 M84 PW19 55-9TW···**	88 933···	**···62**		5.500 lm	46	13,5
LED						
FidescaSD G4 M84 PW19 55-940···	88 896···		**···51**	5.500 lm	41	13,5
FidescaSD G4 M84 PW19 55-940···ext	88 898···		**···51**	5.500 lm	41	12,8
FidescaSD G4 M84 PW19 55-965···	88 897···		**···51**	5.500 lm	41	13,5

• IK08 960 °C








Reinraum-Einbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform M46

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 M46 DL 85-940···**	88 917···	**···51**	8.500 lm	59	11,2
FidescaSD G4 M46 DL 85-965···	88 918···	**···51**	8.500 lm	59	11,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaSD G4 M46 DL 85-940···LLWC	88 919···	**···51**	8.500 lm	59	11,2

• IK08 960 °C





Reinraum-Einbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M46


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **FidescaSD G4 M46 PW19 69-9TW···**	88 936···	**···62**		6.900 lm	57	11,8
LED						
FidescaSD G4 M46 PW19 69-940···	88 914···		**···51**	6.900 lm	50	11,8
FidescaSD G4 M46 PW19 69-940···ext	88 916···		**···51**	6.900 lm	50	12,3
FidescaSD G4 M46 PW19 69-965···	88 915···		**···51**	6.900 lm	50	11,8

• IK08 960 °C








Reinraum-Einbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform M57

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 M57 DL 85-940···**	88 911···	**···51**	8.500 lm	59	12,2
FidescaSD G4 M57 DL 85-965···	88 912···	**···51**	8.500 lm	59	12,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaSD G4 M57 DL 85-940···LLWC	88 913···	**···51**	8.500 lm	59	12,2

• IK08 960 °C




Reinraum-Einbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M57


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD8···	···ETDD···		W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **FidescaSD G4 M57 PW19 75-9TW···**	88 935···	**···62**		7.500 lm	57	12,8
LED						
FidescaSD G4 M57 PW19 75-940···	88 908···		**···51**	7.500 lm	57	12,8
FidescaSD G4 M57 PW19 75-940···ext	88 910···		**···51**	7.500 lm	57	12,8
FidescaSD G4 M57 PW19 75-965···	88 909···		**···51**	7.500 lm	57	12,8

• IK08 960 °C








Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform D


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 D PW19 55-940···**	88 932···	**···51**	5.500 lm	42	13,0

• IK08 960 °C








Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform D1

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 D1 DL 85-940···**	88 931···	**···51**	8.500 lm	59	11,8
FidescaSD G4 D1 DL 85-965···	88 930···	**···51**	8.500 lm	59	11,8

• IK08 960 °C




Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform D1


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 D1 DN 85-940···**	88 929···	**···51**	8.500 lm	60	11,2
FidescaSD G4 D1 DN 85-965···	88 928···	**···51**	8.500 lm	60	11,2

• IK08 960 °C








Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform D4

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 D4 DL 130-940···**	88 927···	**···51**	13.000 lm	84	20,3
FidescaSD G4 D4 DL 130-965···	88 926···	**···51**	13.000 lm	84	20,3
FidescaSD G4 D4 DL 200-940···	88 925···	**···51**	20.000 lm	128	20,3
FidescaSD G4 D4 DL 200-965···	88 924···	**···51**	20.000 lm	128	20,3

• IK08 960 °C




Reinraum-Anbauleuchten mit Leuchtenabdeckung mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform D4

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaSD G4 D4 DN 130-940···**	88 923···	**···51**	13.000 lm	92	18,1
FidescaSD G4 D4 DN 130-965···	88 922···	**···51**	13.000 lm	92	18,1
FidescaSD G4 D4 DN 200-940···	88 921···	**···51**	20.000 lm	151	18,1
FidescaSD G4 D4 DN 200-965···	88 920···	**···51**	20.000 lm	151	18,1

• IK08 960 °C





Einbaurahmen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Fidesca-SD ZER 300/1200	82 390 00	Einbaurahmen für FidescaSD···M46. Systemmaß 300 x 1200 (M46). Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.	2,8
Fidesca-SD ZER 300/S	82 389 00	Stirnprofil in Verbindung mit: Fidesca-SD ZER 300/1200. Systemmaß 300 x 1200 (M46). Verpackungseinheit 2 Stück.	0,2
Fidesca-SD ZER 312/1250	21 812 00	Einbaurahmen für FidescaSD···M57. Systemmaß 312,5 x 1250 (M57). Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.	3,0
Fidesca-SD ZER 312/A	21 814 00	Winkeladapter in Verbindung mit: FidescaSD···M57.	0,4
Fidesca-SD ZER 312/S	21 815 00	Stirnprofil in Verbindung mit: Fidesca-SD Zer 312/···M57, FidescaSD···M57. Systemmaß 312,5 x 1250 (M57). Verpackungseinheit 2 Stück.	0,2
Fidesca-SD ZER 625/625	60 122 00	Einbaurahmen für FidescaSD···M84.	2,4
Fidesca-SD ZER 625/S	21 819 00	Stirnprofil in Verbindung mit: FidescaSD···M84 Systemmaß 625 x 625 (M84). Verpackungseinheit 2 Stück.	0,4

Sauger

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZSG 40 Sauger	29 305 00	Abziehhilfe für Glasabdeckungen oder Abdeckwannen	0,1



FIDESCA-BS. SPITZENQUALITÄT FÜR REINRÄUME.

- Reinraumtauglichkeit zertifiziert durch den TÜV Süd
- Reinigungsfreundliche Leuchte
- Hohe Schutzart, IP54 rundum
- Nachhaltiges Leuchtenkonzept ermöglicht einen nachträglichen Austausch der Light Engine

www.trilux.com/fidescabs

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/fidescabs





Fidesca-BS

Montageart
Einbau

Montageort
Decke mit Einbauöffnung
Systemdecke mit sichtbarer Tragschiene
Systemdecke mit verdeckter Tragschiene

Bauform
quadratisch
langgestreckt

Ausstrahlungscharakteristik
breit
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
2.900 – 7.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80, Ra > 90
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 (tq 40 °C) = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)


Connectivity
LiveLink integriert
LiveLink WiFi

Zubehör
Montagezubehör

IP54

FIDESCA-BS G4






Reinraum-Einbauleuchten mit Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform M73

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaBS G4 M73 DL 55-830···**	88 956···	**···51**	5.200 lm	36	7,3
FidescaBS G4 M73 DL 55-840···	88 955···	**···51**	5.500 lm	36	7,3
FidescaBS G4 M73 DL 55-940···	88 970···	**···51**	5.500 lm	38	7,3
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaBS G4 M73 DL 55-840···LLWC	88 954···	**···51**	5.500 lm	36	7,4

• IK04 650 °C




Reinraum-Einbauleuchten mit Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M73


IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaBS G4 M73 DW19 30-830···**	88 953···	**···51**	2.900 lm	19	7,3
FidescaBS G4 M73 DW19 30-840···	88 952···	**···51**	3.000 lm	19	7,3
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaBS G4 M73 DW19 30-840···LLWC	88 951···	**···51**	3.000 lm	19	7,4

• IK04 650 °C








Reinraum-Einbauleuchten mit Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform M84

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaBS G4 M84 DL 55-830···**	88 950···	**···51**	5.200 lm	36	7,9
FidescaBS G4 M84 DL 55-840···	88 949···	**···51**	5.500 lm	36	7,9
FidescaBS G4 M84 DL 55-940···	88 969···	**···51**	5.500 lm	38	7,9
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaBS G4 M84 DL 55-840···LLWC	88 948···	**···51**	5.500 lm	36	8,0

• IK04 650 °C




Reinraum-Einbauleuchten mit Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M84


IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaBS G4 M84 DW19 30-830···**	88 947···	**···51**	2.900 lm	19	7,9
FidescaBS G4 M84 DW19 30-840···	88 946···	**···51**	3.000 lm	19	7,9
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaBS G4 M84 DW19 30-840···LLWC	88 945···	**···51**	3.000 lm	19	8,0

• IK04 650 °C








Reinraum-Einbauleuchten mit Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform M46

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaBS G4 M46 DL 75-830···**	88 968···	**···51**	7.100 lm	47	7,2
FidescaBS G4 M46 DL 75-840···	88 967···	**···51**	7.500 lm	47	7,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaBS G4 M46 DL 75-840···LLWC	88 966···	**···51**	7.500 lm	47	7,3

• IK04 650 °C




Reinraum-Einbauleuchten mit Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M46


IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaBS G4 M46 DW19 30-830···**	88 965···	**···51**	2.900 lm	19	7,2
FidescaBS G4 M46 DW19 30-840···	88 964···	**···51**	3.000 lm	19	7,2
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaBS G4 M46 DW19 30-840···LLWC	88 963···	**···51**	3.000 lm	19	7,3

• IK04 650 °C








Reinraum-Einbauleuchten mit Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit lambertscher Lichtstärkeverteilung in Bauform M57

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaBS G4 M57 DL 75-830···**	88 962···	**···51**	7.100 lm	47	7,9
FidescaBS G4 M57 DL 75-840···	88 961···	**···51**	7.500 lm	47	7,9
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaBS G4 M57 DL 75-840···LLWC	88 960···	**···51**	7.500 lm	47	8,0

• IK04 650 °C




Reinraum-Einbauleuchten mit Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Blendungsbegrenzung UGR < 19 in Bauform M57

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **FidescaBS G4 M57 DW19 30-830···**	88 959···	**···51**	2.900 lm	19	7,9
FidescaBS G4 M57 DW19 30-840···	88 958···	**···51**	3.000 lm	19	7,9
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
FidescaBS G4 M57 DW19 30-840···LLWC	88 957···	**···51**	3.000 lm	19	8,0

• IK04 650 °C



Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Wannenabzieher 3604PSH/···vp	28 811 00	Werkzeug zum Abziehen der Abdeckung vom Leuchtenkörper	0,1



KRATEX.
DER ENDGEGNER IM EX-GESCHÜTZTEN BEREICH.

- Flammenfeste & explosionsgeschützte LED-Rohrleuchte mit robusten Metallkappen
- Wahlweise als Ausführung in Polycarbonat (IK10) oder Glas (IK09) erhältlich
- DALI & Notlichtvarianten im Portfolio verfügbar
- Lumenpakete mit bis zu 11.750 lm

www.trilux.com/atex

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/atex



Kratex

ATEx Kennzeichnung
Gas: II 2G Ex db IIC T6 Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
2.500 – 11.750 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
signalgelb

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 1 Stunde
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Aufhängungen
Befestigungsbügel
Kabelverschraubungen

IP66




Schwer entflammbar, Schutzmodus dB



Zulässig für Gasgruppen IIA, IIB, IIC mit reduzierten MESG


KRATEX





Explosionsgeschützte Rohrleuchten mit Rohr aus Borosilikatglas (Zone 1/21 und Zone 2/22) in Baugröße 600

IP66




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Kratex HE 600 27-840···Glass**	77 816···	**···51**		2.650 lm	20	6,6
Kratex HE 600 27-840···Glass	75 761···		**···40**	2.650 lm	20	6,6
Kratex HE 600 27-840···Glass CS	77 814···	**···51**		2.650 lm	20	6,6
Kratex HE 600 27-840···Glass 3x2.5	77 808···		**···40**	2.650 lm	20	6,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Kratex HE 600 27-840···Glass EB1	77 817···	**···51**		2.650 lm	24	6,6
Kratex HE 600 27-840···Glass EB1	77 809···		**···40**	2.650 lm	30	6,6
Kratex HE 600 27-840···Glass EB3	77 818···	**···51**		2.650 lm	25	6,6
Kratex HE 600 27-840···Glass EB3	77 810···		**···40**	2.650 lm	30	6,6

• IK05

Explosionsgeschützte Rohrleuchten mit Rohr aus Polycarbonat (PC) in Baugröße 600

IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Kratex HE 600 25-840···PC**	77 819···	**···51**		2.500 lm	20	6,6
Kratex HE 600 25-840···PC	75 760···		**···40**	2.500 lm	20	6,6
Kratex HE 600 25-840···PC CS	77 815···	**···51**		2.500 lm	20	6,6
Kratex HE 600 25-840···PC 3x2.5	77 811···		**···40**	2.500 lm	20	6,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Kratex HE 600 25-840···PC EB1	77 820···	**···51**		2.500 lm	24	6,6
Kratex HE 600 25-840···PC EB1	77 812···		**···40**	2.500 lm	24	6,6
Kratex HE 600 25-840···PC EB3	77 821···	**···51**		2.500 lm	30	6,6
Kratex HE 600 25-840···PC EB3	77 813···		**···40**	2.500 lm	30	6,6

• IK10 850 °C


Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Kratex Ringösese vp	76 710 00	2 Stück Ringösen	0,1

Befestigungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Kratex Halterung vp	76 711 00	2 Bügelhalter aus Edelstahl mit 2 Befestigungsschrauben	0,1






Explosionsgeschützte Rohrleuchten mit Rohr aus Borosilikatglas (Zone 1/21 und Zone 2/22) in Baugröße 1200

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Kratex HE 1200 50-840···Glass**	77 802···	**···51**		5.000 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 50-840···Glass	76 684···		**···40**	5.000 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 50-840···Glass CS	77 800···	**···51**		5.000 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 50-840···Glass 3x2.5	77 798···		**···40**	5.000 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 118-840···Glass	77 796···	**···51**	**···40**	11.750 lm	80	11,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Kratex HE 1200 50-840···Glass EB1	77 803···	**···51**		5.000 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 50-840···Glass EB1	76 686···		**···40**	5.000 lm	45	11,6
Kratex HE 1200 50-840···Glass EB3	77 804···	**···51**		5.000 lm	45	11,6
Kratex HE 1200 50-840···Glass EB3	76 688···		**···40**	5.000 lm	45	11,6

• IK05




Explosionsgeschützte Rohrleuchten mit Rohr aus Polycarbonat (PC) (Zone 1/21 und Zone 2/22) in Baugröße 1200

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Kratex HE 1200 48-840···PC**	77 805···	**···51**		4.750 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 48-840···PC	76 683···		**···40**	4.750 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 48-840···PC CS	77 801···	**···51**		4.750 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 48-840···PC 3x2.5	77 799···		**···40**	4.750 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 110-840···PC	77 797···	**···51**	**···40**	11.000 lm	80	11,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Kratex HE 1200 48-840···PC EB1	77 806···	**···51**		4.750 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 48-840···PC EB1	76 685···		**···40**	4.750 lm	40	11,6
Kratex HE 1200 48-840···PC EB3	77 807···	**···51**		4.750 lm	45	11,6
Kratex HE 1200 48-840···PC EB3	76 687···		**···40**	4.750 lm	45	11,6

• IK10 850 °C



Kabelverschraubungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Kratex Kabelverschrb 2fach m Dichtg vp	76 712 00	Kabelverschraubung für ATEX-Leuchten. Aus Messing, doppelt abgedichtet. Gewinde: NPT 3/4 Zoll	0,4

STRONGEX G2. EXTREM ROBUSTE UND CHEMISCH RESISTENTE EX-ROHRLEUCHTE.

- Dank der extrem robusten Bauweise und eines gasdichten Verschlusses trotzt die Strongex G2 Stößen (IP69K) ebenso wie aggressiven Gasen, Säuren und salzhaltigen Atmosphären.
- Die Leuchte besteht aus hochschlagfestem PMMA, die Endkappen aus PA66 und Glasfaser. Zertifiziert ist die DALI-dimmbare Lösung für die ATEX-Zonen 2, 22 und 1, 21.
- Lange Lebenszyklen von bis zu 100.000 Stunden und damit maximale Einsparungen bei den Instandhaltungskosten
- Extrem effiziente Leuchte mit bis zu 182 lm/W und Anwendung bei Umgebungstemperaturen von -36°C bis +55°C.

www.trilux.com/atex



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/atex



Strongex G2

ATEx Kennzeichnung
STRONGEX 1 G2 (S1)
Gas: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

STRONGEX 2 G2 (S2)
Gas: II 3G Ex ec IIC T6..T4 Gc
Staub: II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
2.800 – 8.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
signalgelb

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zusatzausstattung
Durchgangsverdrahtung

Zubehör
Anschlusszubehör
Verdrahtungsverbinder

IP66




Optional externes Kabel bis 10 m für einfachen Anschluss



Spezieller gasdichter Verschluss

STRONGEX G2






Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche (Zone 1/21 und Zone 2/22) in Baugröße 6

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **S1 6 PVW 28-840 ET**	84 616···	**···40**	2.800 lm	18	3,9
S1 6 PVW 28-840···LV	84 618···	**···40**	2.800 lm	18	4,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung					
S1 6 PVW 28-840···EB3	84 617···	**···40**	2.800 lm	22	6,2

• IK10 650 °C




Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche (Zone 1/21 und Zone 2/22) in Baugröße 12

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **S1 12 PVW 56-840 ET**	84 619···	**···40**	5.600 lm	35	5,7
S1 12 PVW 56-840···LV	84 621···	**···40**	5.600 lm	35	6,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung					
S1 12 PVW 56-840···EB3	84 620···	**···40**	5.600 lm	39	4,6

• IK10 650 °C




Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche (Zone 2/22) in Baugröße 6


IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **S2 6 PVW 35-840···HT**	84 612···	**···40**	3.500 lm	20	3,0
S2 6 PVW 35-840···HT LV	84 622···	**···40**	3.500 lm	20	3,3
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung					
S2 6 PVW 25-840···HT EB3	84 613···	**···40**	2.500 lm	16	4,2

• IK10 650 °C








Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche (Zone 2/22) in Baugröße 12

IP66

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **S2 12 PVW 60-840 ET**	84 602···	**···40**	6.000 lm	37	4,5
S2 12 PVW 60-840···HT	84 624···	**···40**	6.000 lm	34	4,5
S2 12 PVW 60-840···HT LV	84 607···	**···40**	6.000 lm	34	4,9
S2 12 PVW 78-840···HT	84 605···	**···40**	7.800 lm	46	4,5
S2 12 PVW 78-840···HT LV	84 625···	**···40**	7.800 lm	46	4,9
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung					
S2 12 PVW 46-840···HT EB3	84 627···	**···40**	4.600 lm	27	5,7

• IK10 650 °C




Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche (Zone 2/22) in Baugröße 15

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **S2 15 PVW 60-840···**	84 615···	**···51**		6.000 lm	37	5,3
S2 15 PVW 60-840···HT	84 626···		**···40**	6.000 lm	33	5,3
S2 15 PVW 60-840···HT LV	84 630···		**···40**	6.000 lm	33	5,8
S2 15 PVW 85-840···	84 628···	**···51**		8.500 lm	53	5,3
S2 15 PVW 85-840···HT	84 608···		**···40**	8.500 lm	47	5,3
S2 15 PVW 85-840···HT LV	84 610···		**···40**	8.500 lm	47	5,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
S2 15 PVW 56-840···HT EB3	84 632···		**···40**	5.600 lm	33	6,5
S2 15 PVW 70-840···HT EB3	84 611···		**···40**	7.000 lm	41	6,5

• IK10 650 °C



Anschlusszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ATEX Junction box 122x120x90	76 719 00	ATEX-Anbau-Verteiler mit 3 Eingängen. Maße (L x B): 122 mm x 120 mm, Höhe 90 mm.	2,0
ATEX Junction box 80x75x75	76 718 00	ATEX-Anbau-Verteiler mit 3 Eingängen. Maße (L x B): 80 mm x 75 mm, Höhe 75 mm.	2,0

Verdrahtungsverbinder

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Connectors Bag PNCX EX	77 918 00	PNCX Schnellverbindersatz. Bestehend aus einem Stecker und einer Kupplung.	0,2



OREX G2. EX-GESCHÜTZTE HIGHBAY-LÖSUNG FÜR HALLENBEREICHE.

- Der Orex G2 Hallenstrahler bringt mit bis zu 42.000 Lumen und hochqualitativen Materialien bestes Licht in Hallen mit explosiven Atmosphären.
- Flexible Montagemöglichkeiten (Wand-, Mast-, Rohrmontage) und Einsatzmöglichkeiten in Umgebungstemperaturen von bis zu +75°C
- Aluminiumlegierungen, gehärtetes Glas und speziell ausgelegte Elektronik machen die Orex G2 zu einer optimalen Lösung für die ATEX-Zonen 1 und 21 oder 2 und 22.
- Die Strahler eignen sich ebenfalls für die Anwendung im Außenbereich

www.trilux.com/atex

LEUCHTEN HÖHERER SCHUTZART

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/atex



Orex 1 G2



Orex 2 G2

Orex

ATEx Kennzeichnung
OREX 1 G2
Gas: II 2G Ex eb ib mb op is IIC T5...T4 Gb
Staub: II 2D Ex tb op is IIIC T95°C...T121°C Db

OREX 1 G2 SPD (schwer entflammbar)
Gas: II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T5 Gb
Staub: II 2D Ex tb op is IIIC T95°C Db

OREX 2 G2
Gas: II 3G Ex ec op is IIC T5..T4 Gc
Staub: II 3D Ex tc op is IIIC T80°C ..T115°C Dc

Montageart
Hänge

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung
Maste

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
6.400 – 41.800 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
signalgelb

Betriebsart
schaltbar (ET)

Zubehör
Anschlusszubehör
Mastschellen
Verdrahtungsverbinder
Wandbefestigungen

CE IP66




Zubehör für einfache Montage



Extrem wetterbeständig

OREX 1






Robuster, runder Hallenstrahler für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 1/21 und Zone 2/22)

IP66/IP67

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Orex1 G2 38 64-840 CG**	96 810···	**···40**	6.400 lm	40	6,3
Orex1 G2 38 96-840 CG	96 811···	**···40**	9.600 lm	60	6,3
Orex1 G2 38 128-840 CG	96 812···	**···40**	12.800 lm	80	6,3
Orex1 G2 38 160-840 CG	96 813···	**···40**	16.000 lm	100	6,3
Orex1 G2 38 192-840 CG	96 814···	**···40**	19.200 lm	120	6,3
Orex1 G2 38 224-840 CG	96 815···	**···40**	22.400 lm	140	6,3
Orex1 G2 38 240-840 CG	96 816···	**···40**	24.000 lm	150	6,3
Orex1 G2 38 256-840 CG	96 817···	**···40**	25.600 lm	160	6,3

• IK10




Robuster, runder Hallenstrahler für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 1/21 und Zone 2/22) und hohe Temperaturbereiche

IP66/IP67

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Orex1 G2 38 64-840 NiCG HT**	96 828···	**···40**	6.400 lm	40	6,4
Orex1 G2 38 96-840 NiCG HT	96 829···	**···40**	9.600 lm	60	6,4
Orex1 G2 38 128-840 NiCG HT	96 830···	**···40**	12.800 lm	80	6,4

• IK10




Robuster, runder Hallenstrahler für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 1/21 und Zone 2/22) in schwer entflammbarer Ausführung

IP66/IP67


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Orex1 G2 38 64-840 SPD CG**	96 818···	**···40**	6.400 lm	40	6,5
Orex1 G2 38 96-840 SPD CG	96 819···	**···40**	9.600 lm	60	6,5
Orex1 G2 38 128-840 SPD CG	96 820···	**···40**	12.800 lm	80	6,5
Orex1 G2 38 160-840 SPD CG	96 821···	**···40**	16.000 lm	100	6,5
Orex1 G2 38 192-840 SPD CG	96 822···	**···40**	19.200 lm	120	6,5
Orex1 G2 38 224-840 SPD CG	96 823···	**···40**	22.400 lm	140	6,5
Orex1 G2 38 240-840 SPD CG	96 824···	**···40**	24.000 lm	150	6,5
Orex1 G2 38 256-840 SPD CG	96 825···	**···40**	25.600 lm	160	6,5

• IK10



OREX 2






Robuster, runder Hallenstrahler für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 2/22)

IP66/IP67

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Orex2 G2 38 62-840 0.25M**	96 834···	**···40**	6.200 lm	40	6,8
Orex2 G2 38 93-840 0.25M	96 835···	**···40**	9.300 lm	60	6,8
Orex2 G2 38 124-840 0.25M	96 836···	**···40**	12.400 lm	80	6,8
Orex2 G2 38 155-840 0.25M	96 837···	**···40**	15.500 lm	100	6,8
Orex2 G2 38 186-840 0.25M	96 838···	**···40**	18.600 lm	120	6,8
Orex2 G2 38 217-840 0.25M	96 839···	**···40**	21.700 lm	140	6,8
Orex2 G2 38 232-840 0.25M	96 840···	**···40**	23.200 lm	150	6,8
Orex2 G2 38 248-840 0.25M	96 841···	**···40**	24.800 lm	160	6,8
Orex2 G2 38 279-840 0.25M	96 842···	**···40**	27.900 lm	180	6,8
Orex2 G2 38 310-840 0.25M	96 843···	**···40**	31.000 lm	200	6,8
Orex2 G2 38 341-840 0.25M	96 844···	**···40**	34.100 lm	220	6,8
Orex2 G2 38 372-840 0.25M	96 845···	**···40**	37.200 lm	240	6,8
Orex2 G2 38 403-840 0.25M	96 846···	**···40**	40.300 lm	260	6,8
Orex2 G2 38 418-840 0.25M	96 847···	**···40**	41.800 lm	270	6,8

• IK10




Robuster, runder Hallenstrahler für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 2/22) und hohe Temperaturbereiche


IP66/IP67

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Orex2 G2 38 62-840 0.25M HT**	96 831···	**···40**	6.200 lm	40	8,3
Orex2 G2 38 93-840 0.25M HT	96 832···	**···40**	9.300 lm	60	8,3
Orex2 G2 38 124-840 0.25M HT	96 833···	**···40**	12.400 lm	80	8,3

• IK10








Robuster, runder Hallenstrahler für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 2/22) in Ausführung mit Leuchtenkörper Orex G1

IP66/IP67

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Orex2 G2 38 155-840 CG ICB**	96 848···	**···40**	15.500 lm	100	7,2
Orex2 G2 38 186-840 CG ICB	96 849···	**···40**	18.600 lm	120	7,2
Orex2 G2 38 248-840 CG ICB	96 850···	**···40**	24.800 lm	160	7,2
Orex2 G2 38 310-840 CG ICB	96 851···	**···40**	31.000 lm	200	7,2
Orex2 G2 38 403-840 CG ICB	96 852···	**···40**	40.300 lm	260	7,2

• IK10



Anschlusszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ATEX Junction box 122x120x90	76 719 00	ATEX-Anbau-Verteiler mit 3 Eingängen. Maße (L x B): 122 mm x 120 mm, Höhe 90 mm.	2,0
ATEX Junction box 80x75x75	76 718 00	ATEX-Anbau-Verteiler mit 3 Eingängen. Maße (L x B): 80 mm x 75 mm, Höhe 75 mm.	2,0

Mastanbindungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Orex G2 Tube mounting	96 826 00	Mastbefestigung aus Aluminium-Druckguss. Für Maste mit einem Mastdurchmesser bis: Ø 44 mm.	1,0
ATEX Junction box 80x75x75	76 718 00	ATEX-Anbau-Verteiler mit 3 Eingängen. Maße (L x B): 80 mm x 75 mm, Höhe 75 mm.	2,0

Verdrahtungsverbinder

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Connectors Bag PNCX EX	77 918 00	PNCX Schnellverbindersatz. Bestehend aus einem Stecker und einer Kupplung.	0,2

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Orex G2 Wall mounting	96 827 00	Schwenkbare Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage	0,7



ACQUEX. DIE STARKE EX-LÖSUNG FÜR EINEN SICHEREN EINSTIEG.

- Die Acquex ist eine robuste Einstiegslösung für ATEX-Zonen 2/22
- Ex-zertifizierte Komponenten, eine Ex-Normkonforme Montage und das technische Konzept der Leuchte garantieren Schutz für ATEX-Zonen in der Industrie
- Kann wahlweise als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden und überzeugt durch eine einfache und sichere Installation (Ex-Kabelverschraubung)
- Hohe Schlagfestigkeit (IK10), bis zu 8.000 lm, Varianten mit DALI und Notlichtbatterie verfügbar
- Lange Lebenszyklen von bis zu 100.000 Stunden und damit maximale Einsparungen bei den Instandhaltungskosten

www.trilux.com/atex

ACQUEX

LEUCHTEN HÖHERER SCHUTZART

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/atex





Acquex

ATEx Kennzeichnung
Gas: II 3G Ex ec IIC T6 Gc
Staub: II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

Montageart
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
2.000 – 8.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 70.000 h

Leuchtenfarbe
signalgelb

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Zubehör
Stahlband-Aufhängungen

CE IP66

ACQUEX






Explosionsgeschützte Feuchtraumleuchten (Zone 2/22) in Baugröße 0.6

IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Acquex LED-M 0.6 20-830···PC**	79 109···		**···40**	2.000 lm	16	2,0
Acquex LED-M 0.6 20-840···PC	81 888···	**···51**	**···40**	2.000 lm	16	2,0
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Acquex LED-M 0.6 20-830···PC EB3	79 110···		**···40**	2.000 lm	21	2,0
Acquex LED-M 0.6 20-840···PC EB3	81 889···		**···40**	2.000 lm	21	2,0

• IK10 850 °C




Explosionsgeschützte Feuchtraumleuchten (Zone 2/22) in Baugröße 1.2


IP66


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Acquex LED-M 1.2 40-840···PC**	81 890···	**···51**	**···40**	4.000 lm	27	3,2
Acquex LED-M 1.2 48-830···PC	79 111···		**···40**	4.800 lm	32	3,2
Acquex LED-M 1.2 60-840···PC	81 892···	**···51**	**···40**	6.000 lm	39	3,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Acquex LED-M 1.2 40-840···PC EB3	81 891···		**···40**	4.000 lm	32	3,2
Acquex LED-M 1.2 48-830···PC EB3	79 112···		**···40**	4.800 lm	37	3,2
Acquex LED-M 1.2 60-840···PC EB3	81 893···		**···40**	6.000 lm	45	3,2

• IK10 850 °C










Explosionsgeschützte Feuchtraumleuchten (Zone 2/22) in Baugröße 1.5

IP66



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Acquex LED-M 1.5 60-830···PC**	79 113···		**···40**	6.000 lm	39	3,9
Acquex LED-M 1.5 60-840···PC	81 894···	**···51**	**···40**	6.000 lm	39	3,9
Acquex LED-M 1.5 80-830···PC	96 463···		**···40**	8.000 lm	55	3,9
Acquex LED-M 1.5 80-840···PC	81 896···	**···51**	**···40**	8.000 lm	55	3,9
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung						
Acquex LED-M 1.5 60-830···PC EB3	79 114···		**···40**	6.000 lm	44	3,9
Acquex LED-M 1.5 60-840···PC EB3	81 895···		**···40**	6.000 lm	44	3,9
Acquex LED-M 1.5 80-840···PC EB3	81 897···		**···40**	8.000 lm	60	3,9

• IK10 850 °C



ACTISON FIT.
DER LEISTUNGSSPORTLER UNTER DEN HALLENLEUCHTEN.

- Breites Portfolio an Lichtstrompaketen, Größen und Montagearten für alle gängigen Sporthallen
- Homogenes Licht, hohe Farbwiedergabe, exzellente Entblendung und Gleichmäßigkeit, kein Flicker
- Schlagfest (IK08) und ballwurfsicher (DIN 18032-3) für dauerhaft zuverlässigen Einsatz in Sporthallen
- Robuste Leuchte mit schlanker Formensprache

www.trilux.com/actison-fit-led

ACTISON FIT

BALLWURFSICHERE LEUCHTEN



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/actison-fit-led



Actison Fit

Montageart
Hänge
Anbau
Einbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
9.300 – 20.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
Ra > 90
4.000 K

Lebensdauer
L80 (tq 35 °C) = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)


Connectivity
Livelink integriert
Monitoring ready

Zubehör
Ballabrollbügel
Durchgangsverdrahtung
Aufhängungen
Einbauzubehör
Montagezubehör

IP20

ACTISON FIT






Ballwurfsichere Anbauleuchten mit CDP-Abdeckscheibe in Bauform D1


IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Actison Fit D1 CDP 9300-840···**	74 279···	**···51**	9.300 lm	69	11,3
Actison Fit D1 CDP 12000-840···	72 378···	**···51**	12.000 lm	88	11,3
Actison Fit D1 CDP 12000-940···	72 380···	**···51**	12.000 lm	100	11,3
Actison Fit D1 CDP 16000-840···	72 379···	**···51**	16.000 lm	116	11,3
Actison Fit D1 CDP 16000-940···	72 381···	**···51**	16.000 lm	136	11,3
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
Actison Fit D1 CDP 12000-840···+LLWC	72 979···	**···51**	12.000 lm	90	11,3
Actison Fit D1 CDP 16000-840···+LLWC	72 980···	**···51**	16.000 lm	118	11,3

• IK08 650 °C








Ballwurfsichere Anbauleuchten mit CDP-Abdeckscheibe in Bauform D2

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Actison Fit D2 CDP 20000-840···**	72 382···	**···51**	20.000 lm	144	15,0
Actison Fit D2 CDP 20000-940···	72 383···	**···51**	20.000 lm	165	15,0
LED, mit LiveLink WiFi Controller					
Actison Fit D2 CDP 20000-840···+LLWC	72 981···	**···51**	20.000 lm	146	15,0


• IK08 650 °C



Actison Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit BAB 1	59 503 00	Ballabrollbügel für Actison Fit (310 mm) Leuchten	1,6
Actison Fit BAB 2	59 504 00	Ballabrollbügel für Actison Fit (412 mm) Leuchten	2,2
Actison Fit ZDV/515/80	59 510 00	Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung für Lichtbandleuchten Actison	0,2
Actison Fit ZDV/715/80	59 511 00	Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung für Lichtbandleuchten Actison	0,2

Aufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit H LB LED	73 189 00	Aufhängemittel für Leuchten in Lichtbandanwendung	1,2
Actison Fit H LED	73 188 00	Aufhängemittelsatz für die abgehängte Montage in Einzelleuchtenanwendung. Das Set enthält das Material für 2 Aufhängepunkte.	1,2
Actison Fit E04	59 500 00	Kette, 20 m	4,5

Austausch-Kit



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit AK D1 12000-840 ETDD	73 898 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	3,4
Actison Fit AK D1 12000-840 ETDD+LLWC	73 904 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	3,5
Actison Fit AK D1 12000-940 ETDD	73 899 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	3,4
Actison Fit AK D1 16000-840 ETDD	73 900 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	3,4
Actison Fit AK D1 16000-840 ETDD+LLWC	73 905 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	3,5
Actison Fit AK D1 16000-940 ETDD	73 901 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	3,4
Actison Fit AK D1 9300-840 ETDD	74 280 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	3,4
Actison Fit AK D2 20000-840 ETDD	73 902 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	4,3
Actison Fit AK D2 20000-840 ETDD+LLWC	73 906 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	4,4
Actison Fit AK D2 20000-940 ETDD	73 903 51	Austausch-Kit bestehend aus Geräteträger mit LED-Modul und Vorschaltgeräten	4,3

Einbauzubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit C1	73 171 00	Einbauzubehör für Actison Fit Leuchten in gesägte Decken (310 mm)	2,8
Actison Fit C2	73 172 00	Einbauzubehör für Actison Fit Leuchten in gesägte Decken (412 mm)	3,3

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit TS1	59 947 00	1 Paar Montagewinkel für Actison Fit Leuchten (310 mm), zur Befestigung der Leuchte an das Tragschienensystem	0,7
Actison Fit TS2	59 948 00	1 Paar Montagewinkel für Actison Fit Leuchten (412 mm), zur Befestigung der Leuchte an das Tragschienensystem	1,0
Actison Fit ZOE	73 907 00	Zubehörwinkel zum leichten und sicheren Öffnen der Leuchtenabdeckung	0,1

Sanierungs-Set


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit ZSP-C2 D1	74 275 00	Sanierungs-Set Actison Fit D1 für gesägte Decken: Zubehör zum Deckeneinbau der Actison Fit D1 in Verbindung mit dem bauseits vorhandenen Einbaurahmen Actison C2 (TOC 59 492 00).	5,3
Actison Fit ZSP-C2 D2	74 276 00	Sanierungs-Set Actison Fit D2 für gesägte Decken: Zubehör zum Deckeneinbau der Actison Fit D2 in Verbindung mit dem bauseits vorhandenen Einbaurahmen Actison C2 (TOC 59 492 00).	4,3

Winkeltragschienen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
110N/155 Wkl-Tragschiene	29 289 00	Winkeltragschiene. 1-längige Ausführung. 1 Paar. Länge: 1.550 mm.	4,0
110N/310 Wkl-Tragschiene	29 290 00	Winkeltragschiene. 1 Paar. 2-längige Ausführung. Länge: 3.100 mm.	8,0
113N Wkl-Tragschienen-Kupplung	22 287 00	Winkeltragschienen-Kupplung. 1 Paar.	0,9
Actison Fit H 110N	59 502 00	Aufhängemittel für die ballwurfsichere, abgehängte Montage für Leuchten der Baureihe Actison Fit in Verbindung mit Tragschiene 110N···	0,7





MIRONA FIT SPORT.
MINIMALE DIMENSIONEN MIT MAXIMALER POWER.

- Verstärktes Gehäusekonzept für Ballwurfsicherheit in Sporthallen
- Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer von 100.000 Stunden


www.trilux.com/mirona-fit-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/mirona-fit-led

MIRONA FIT SPORT

BALLWURFSICHERE LEUCHTEN





Mirona Fit Sport

Montageart
Hänge
Anbau

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
eng

Leuchtenlichtstrom
13.100 – 26.700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
Ra > 90
4.000 K

Lebensdauer
L80 (tq 50 °C) = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)


Connectivity
Monitoring ready

Zubehör
Befestigungsbügel
Wandbefestigungen
Kettenaufhängungen

IP65

MIRONA FIT SPORT






Hallenleuchten mit 2 LED-Modulen für Sporthallenanwendungen


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit-Spo 2L TB 130-840···**	69 186···	**···51**	13.300 lm	78	4,3
Mirona Fit-Spo 2L TB 130-940···	76 995···	**···51**	13.100 lm	89	4,3

• IK08 850 °C








Hallenleuchten mit 4 LED-Modulen für Sporthallenanwendungen

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit-Spo 4L TB 260-840···**	69 187···	**···51**	26.700 lm	157	8,1
Mirona Fit-Spo 4L TB 260-940···	76 672···	**···51**	26.100 lm	186	8,1

• 5,000 J IK08 850 °C



Befestigungsbügel



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AMB 6L	68 880 00	Deckenbefestigungszubehör, 2-teilig	0,4

Wandbefestigungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AWB 2L/4L	68 881 00	Einstellbarer Wandmontagebügel, 2-teilig	0,7

Aufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AKY K35 SPO - DIN 5686	99 234 00	Kettenaufhängungsset für Hallenleuchte Mirona Fit-Spo 4L··· Mit jeweils 2 Ketten 1.200 mm, Karabiner, Spannschlösser und Deckenbefestigungsplatten.	0,6



MIRONA FIT. MINIMALE DIMENSIONEN MIT MAXIMALER POWER.

- Hohe Flexibilität in der Planung dank verschiedener Lichtstrompakete von 10.000 lm bis 70.000 lm sowie vier Abstrahlcharakteristika
- Besonders wirtschaftlich aufgrund der hohen Energieeffizienz (bis zu 170 lm/W) sowie Integration von Lichtmanagementfunktionen
- Äußerst robust, langlebig (100.000 h L80) und wartungsarm in anspruchsvollen Industrieumgebungen
- Innovatives Thermomanagement ermöglicht den Einsatz in Temperaturbereichen von bis zu +50 °C bzw. +70 °C und reduziert Staubablagerungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie (Produktion, Logistik, Lebensmittel), der Sporthalle oder in Kombination mit dem E-Line Lichtband

www.trilux.com/mirona-fit-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/mirona-fit-led



Mirona Fit

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit
tief
eng
sehr eng

Leuchtenlichtstrom
10.500 – 71.600 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K
6.500 K

Lebensdauer
L80 (tq 50 °C) = 100.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
LiveLink ready
Monitoring ready

Zusatzausstattung
Bewegungssensor


Zubehör
Abschirmungen
Befestigungsbügel
Kettenaufhängungen
Seilabhängungen
Wandbefestigungen

IP65




MIRONA FIT





Hallenleuchten
mit 2 LED-Modulen


IP65



Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 2L TB 130-840···**	68 196···	**···51**	13.300 lm	78	3,8
Mirona Fit 2L TB 130-865···	76 993···	**···51**	13.300 lm	78	3,8
Mirona Fit 2L TB 170-840···	78 975···	**···51**	17.000 lm	101	3,8
Mirona Fit 2L TB 170-865···	78 976···	**···51**	16.400 lm	99	3,8
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik und Einscheiben-Sicherheitsglas					
Mirona Fit 2L TB 130-840···ESG	68 203···	**···51**	12.600 lm	78	4,4
Mirona Fit 2L TB 170-840···ESG	78 979···	**···51**	15.600 lm	99	4,4
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik für hohe Umgebungstemperaturen					
Mirona Fit-TP 2L TB 100-840···	68 210···	**···51**	10.700 lm	62	3,8
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik					
Mirona Fit 2L B 130-840···	68 195···	**···51**	13.100 lm	78	3,8
Mirona Fit 2L B 130-865···	76 994···	**···51**	13.100 lm	78	3,8
Mirona Fit 2L B 170-840···	78 973···	**···51**	17.000 lm	101	3,8
Mirona Fit 2L B 170-865···	78 974···	**···51**	16.050 lm	99	3,8
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik und Einscheiben-Sicherheitsglas					
Mirona Fit 2L B 130-840···ESG	68 202···	**···51**	12.300 lm	78	4,4
Mirona Fit 2L B 170-840···ESG	78 978···	**···51**	15.600 lm	99	4,4
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik für hohe Umgebungstemperaturen					
Mirona Fit-TP 2L B 100-840···	68 209···	**···51**	10.500 lm	62	3,8
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik					
Mirona Fit 2L T 130-840···	68 197···	**···51**	13.300 lm	78	3,8
Mirona Fit 2L T 170-840···	78 977···	**···51**	16.400 lm	99	3,8
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik und Einscheiben-Sicherheitsglas					
Mirona Fit 2L T 130-840···ESG	68 204···	**···51**	12.600 lm	78	4,4
Mirona Fit 2L T 170-840···ESG	78 980···	**···51**	15.600 lm	99	4,4
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik für hohe Umgebungstemperaturen					
Mirona Fit-TP 2L T 100-840···	68 211···	**···51**	10.700 lm	62	3,8

• IK08 850 °C






Hallenleuchten mit 2 LED-Modulen in EasyAir-Ausführung mit PIR-Sensor und Wireless-Steuergerät


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 2L TB 130-840···EasyAir**	76 507···	**···51**	13.300 lm	79	3,8
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik					
Mirona Fit 2L B 130-840···EasyAir	76 506···	**···51**	13.100 lm	78	3,8

• IK06 850 °C








Hallenleuchten mit 2 LED-Modulen und LiveLink Sensor


IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 2L TB 130-840···+LLWS IS3**	69 787···	**···51**	13.300 lm	79	4,2
Mirona Fit 2L TB 130-840···+LLWS IS4	69 785···	**···51**	13.300 lm	79	4,2

• IK06 850 °C








Hallenleuchten
mit 4 LED-Modulen


IP65



Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 4L TB 260-840···**	68 199···	**···51**	26.700 lm	157	7,2
Mirona Fit 4L TB 260-865···	76 992···	**···51**	26.700 lm	157	7,2
Mirona Fit 4L TB 350-840···	77 074···	**···51**	35.000 lm	205	7,2
Mirona Fit 4L TB 350-865···	77 064···	**···51**	35.000 lm	208	7,2
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik und Einscheiben-Sicherheitsglas					
Mirona Fit 4L TB 260-840···ESG	68 206···	**···51**	25.200 lm	157	8,3
Mirona Fit 4L TB 350-840···ESG	77 069···	**···51**	35.000 lm	208	8,3
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik für hohe Umgebungstemperaturen					
Mirona Fit-TP 4L TB 200-840···	68 213···	**···51**	21.400 lm	125	7,2
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik					
Mirona Fit 4L B 260-840···	68 198···	**···51**	26.100 lm	156	7,2
Mirona Fit 4L B 260-865···	76 991···	**···51**	26.100 lm	157	7,2
Mirona Fit 4L B 350-840···	77 102···	**···51**	35.000 lm	208	7,2
Mirona Fit 4L B 350-865···	77 067···	**···51**	35.000 lm	208	7,2
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik und Einscheiben-Sicherheitsglas					
Mirona Fit 4L B 260-840···ESG	68 205···	**···51**	25.200 lm	157	8,3
Mirona Fit 4L B 350-840···ESG	77 068···	**···51**	35.000 lm	208	8,3
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik für hohe Umgebungstemperaturen					
Mirona Fit-TP 4L B 200-840···	68 212···	**···51**	21.000 lm	125	7,2
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik					
Mirona Fit 4L T 260-840···	68 200···	**···51**	26.700 lm	157	7,2
Mirona Fit 4L T 350-840···	77 065···	**···51**	35.000 lm	205	7,2
Mirona Fit 4L T 350-865···	77 066···	**···51**	35.000 lm	208	7,2
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik und Einscheiben-Sicherheitsglas					
Mirona Fit 4L T 260-840···ESG	68 207···	**···51**	25.200 lm	157	8,3
Mirona Fit 4L T 350-840···ESG	77 070···	**···51**	35.000 lm	208	8,3
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik für hohe Umgebungstemperaturen					
Mirona Fit-TP 4L T 200-840···	68 214···	**···51**	21.400 lm	125	7,2
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik für eine empfohlene Anwendungshöhe > 14 m					
Mirona Fit 4L HR 260-840···	76 656···	**···51**	26.800 lm	157	7,2
Mirona Fit 4L HR 350-840···	78 084···	**···51**	35.000 lm	208	7,2

• IK08 850 °C






Hallenleuchten mit 4 LED-Modulen in EasyAir-Ausführung mit PIR-Sensor und Wireless-Steuergerät


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 4L TB 260-840···EasyAir**	76 505···	**···51**	26.400 lm	171	7,4
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik					
Mirona Fit 4L B 260-840···EasyAir	76 504···	**···51**	26.400 lm	171	7,4

• IK06 850 °C








Hallenleuchten mit 4 LED-Modulen und LiveLink Sensor


IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 4L TB 260-840···+LLWS IS3**	69 788···	**···51**	26.700 lm	157	7,6
Mirona Fit 4L TB 260-840···+LLWS IS4	69 786···	**···51**	26.700 lm	157	7,6

• IK06 850 °C








Hallenleuchten mit 4 LED-Modulen in Smart Lighting Ready-Ausführung


IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 4L TB 260-840···SLR3**	84 595···	**···40**	26.700 lm	156	6,4
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik					
Mirona Fit 4L B 260-840···SLR3	84 594···	**···40**	26.100 lm	156	6,4

• IK08 850 °C








Hallenleuchten mit 6 LED-Modulen


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 6L TB 520-840···**	68 201···	**···51**	53.300 lm	315	12,0
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik und Einscheiben-Sicherheitsglas					
Mirona Fit 6L TB 520-840···ESG	68 208···	**···51**	51.700 lm	315	13,7
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik für hohe Umgebungstemperaturen					
Mirona Fit-TP 6L TB 400-840···	68 215···	**···51**	40.000 lm	240	12,0
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik für eine empfohlene Anwendungshöhe > 14 m					
Mirona Fit 6L HR 520-840···	76 665···	**···51**	53.400 lm	315	12,0

• IK08 850 °C








Hallenleuchten mit 8 LED-Modulen


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 8L TB 700-840···**	76 997···	**···51**	71.600 lm	425	16,8
LED mit symmetrisch sehr eng strahlender Optik für eine empfohlene Anwendungshöhe > 14 m					
Mirona Fit 8L HR 700-840···	76 998···	**···51**	71.600 lm	425	16,8

• IK08 850 °C








Hallenleuchten mit 2 LED-Modulen als Basic-Variante


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik						
• **Mirona Fit 2L BS TB 130-840···**	76 725···	**···51**	**···40**	12.600 lm	82	3,8
Mirona Fit 2L BS TB 130-865···	76 726···	**···51**	**···40**	12.600 lm	82	3,8
Mirona Fit 2L BS TB 170-840···	78 983···	**···51**	**···40**	16.300 lm	107	3,8
Mirona Fit 2L BS TB 170-865···	78 984···	**···51**	**···40**	16.300 lm	107	3,8
Mirona Fit 2L BS TB 240-840···	83 998···	**···51**	**···40**	24.000 lm	146	3,8
Mirona Fit 2L BS TB 240-865···	84 001···	**···51**	**···40**	24.000 lm	146	3,8
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik						
Mirona Fit 2L BS B 130-840···	76 723···	**···51**	**···40**	12.400 lm	82	3,8
Mirona Fit 2L BS B 130-865···	76 724···	**···51**	**···40**	12.400 lm	82	3,8
Mirona Fit 2L BS B 170-840···	78 981···	**···51**	**···40**	16.000 lm	107	3,8
Mirona Fit 2L BS B 170-865···	78 982···	**···51**	**···40**	16.000 lm	107	3,8
Mirona Fit 2L BS B 240-840···	83 997···	**···51**	**···40**	24.000 lm	146	3,8
Mirona Fit 2L BS B 240-865···	84 000···	**···51**	**···40**	24.000 lm	146	3,8
Mirona Fit 2L BS T 170-840···	78 985···	**···51**	**···40**	16.300 lm	107	3,8
Mirona Fit 2L BS T 170-865···	78 986···	**···51**	**···40**	16.300 lm	107	3,8
Mirona Fit 2L BS T 240-840···	83 999···	**···51**	**···40**	24.000 lm	146	3,8
Mirona Fit 2L BS T 240-865···	84 002···	**···51**	**···40**	24.000 lm	146	3,8

• IK08 850 °C








Hallenleuchten mit 2 LED-Modulen als Basic-Variante in EasyAir-Ausführung mit PIR-Sensor und Wireless-Steuergerät


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···			W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik						
• **Mirona Fit 2L BS TB 130-840···EasyAir**	77 076···	**···51**		12.600 lm	88	3,8
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik						
Mirona Fit 2L BS B 130-840···EasyAir	77 075···	**···51**		12.400 lm	88	3,8

• IK06 850 °C








Hallenleuchten mit 4 LED-Modulen als Basic-Variante


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···			W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik						
• **Mirona Fit 4L BS TB 260-840···**	76 729···	**···51**	**···40**	25.500 lm	164	7,2
Mirona Fit 4L BS TB 260-865···	76 730···	**···51**	**···40**	25.500 lm	164	7,2
Mirona Fit 4L BS TB 350-840···	76 733···	**···51**	**···40**	34.150 lm	230	7,6
Mirona Fit 4L BS TB 350-865···	76 734···	**···51**	**···40**	34.150 lm	230	7,6
Mirona Fit 4L BS TB 480-840···	84 003···	**···51**	**···40**	48.000 lm	292	7,6
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik						
Mirona Fit 4L BS B 260-840···	76 727···	**···51**	**···40**	25.000 lm	164	7,2
Mirona Fit 4L BS B 260-865···	76 728···	**···51**	**···40**	25.000 lm	164	7,2
Mirona Fit 4L BS B 350-840···	76 731···	**···51**	**···40**	33.450 lm	230	7,6
Mirona Fit 4L BS B 350-865···	76 732···	**···51**	**···40**	33.450 lm	230	7,6
Mirona Fit 4L BS T 260-840···	77 167···	**···51**	**···40**	25.500 lm	164	7,2
Mirona Fit 4L BS T 260-865···	77 168···	**···51**	**···40**	25.500 lm	164	7,2
Mirona Fit 4L BS T 350-840···	77 169···	**···51**	**···40**	34.150 lm	230	7,6
Mirona Fit 4L BS T 350-865···	77 170···	**···51**	**···40**	34.150 lm	230	7,6
Mirona Fit 4L BS T 480-840···	84 004···	**···51**	**···40**	48.000 lm	292	7,6

• IK08 850 °C








Hallenleuchten mit 4 LED-Modulen als Basic-Variante in EasyAir-Ausführung mit PIR-Sensor und Wireless-Steuergerät

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED mit symmetrisch eng strahlender Optik					
• **Mirona Fit 4L BS TB 260-840···EasyAir**	77 078···	**···51**	25.500 lm	173	7,4
Mirona Fit 4L BS TB 350-840···EasyAir	77 079···	**···51**	33.450 lm	230	7,4
LED mit symmetrisch breit strahlender Optik					
Mirona Fit 4L BS B 260-840···EasyAir	77 077···	**···51**	25.000 lm	173	7,4
Mirona Fit 4L BS B 350-840···EasyAir	77 080···	**···51**	33.450 lm	230	7,4

• IK06 850 °C



Abschirmungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit ZDP	68 884 00	Abdeckung aus Stahlblech zum Schutz vor Staubablagerungen. Lieferumfang 2 Stück.	0,3

Befestigungsbügel




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AMB 2L/4L/8L	68 879 00	Deckenbefestigungszubehör, 2-teilig	0,4
Mirona Fit AMB 6L	68 880 00	Deckenbefestigungszubehör, 2-teilig	0,4

Kettenaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AKY K	68 882 00	Kettenaufhängungsset für Hallenleuchte Mirona Fit. Mit jeweils 2 Ketten 1.200 mm, Karabiner, Spannschlösser und Deckenbefestigungsplatten.	0,6

Seilabhängungen





Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit DSY K	68 883 00	Seilabhängungsset für Hallenleuchte Mirona Fit	0,1

Wandbefestigungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AWB 2L/4L	68 881 00	Einstellbarer Wandmontagebügel, 2-teilig	0,7


ABUS 20t(20t/5t)



MIRONA FIT R. HIGHBAY IN ROUND PERFECTION.

- Richtungsunabhängig und mit einer klaren Formensprache perfekt geeignet für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Besonders zuverlässig unter rauen Bedingungen der Industrie dank hoher Schutzart und Temperaturbeständigkeit
- Exzellentes Licht: Mit ihrer hohen Effizienz (bis zu 187 lm/W) und einer langen Lebensdauer (70.000 h tq 50°C) garantiert die Mirona Fit R dauerhaft niedrige Betriebskosten

www.trilux.com/mirona-fit-led

MIRONA FIT R

HALLENLEUCHTEN

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/mirona-fit-led





Mirona Fit R

Montageart
Anbau
Hänge

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit
eng

Leuchtenlichtstrom
15.000 – 35.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K
6.500 K

Lebensdauer
L80 (tq 50 °C) = 70.000 h

Leuchtenfarbe
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Connectivity
Monitoring ready
Smart lighting ready

Zubehör
Befestigungsmittel
Befestigungsbügel
Ketten
Reflektoren

IP65

MIRONA FIT R






Runde Hallenleuchten
mit symmetrisch eng strahlender Optik


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Mirona Fit R LN 150-840···**	92 477···	**···51**	**···40**	15.000 lm	87	6,6
Mirona Fit R LN 150-865···	92 489···	**···51**	**···40**	15.000 lm	87	6,6
Mirona Fit R LN 250-840···	92 479···	**···51**	**···40**	25.000 lm	137	6,7
Mirona Fit R LN 250-865···	92 491···	**···51**	**···40**	25.000 lm	137	6,7
Mirona Fit R LN 350-840···	92 481···	**···51**	**···40**	35.000 lm	187	6,6
Mirona Fit R LN 350-865···	92 493···	**···51**	**···40**	35.000 lm	187	6,6

• IK08 850 °C








Runde Hallenleuchten mit symmetrisch eng strahlender Optik
in Smart Lighting Ready-Ausführung

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Mirona Fit R LN 150-840···SLR3**	92 478···	**···40**	15.000 lm	87	6,5
Mirona Fit R LN 150-865···SLR3	92 490···	**···40**	15.000 lm	87	6,5
Mirona Fit R LN 250-840···SLR3	92 480···	**···40**	25.000 lm	137	6,6
Mirona Fit R LN 250-865···SLR3	92 492···	**···40**	25.000 lm	137	6,6
Mirona Fit R LN 350-840···SLR3	92 482···	**···40**	35.000 lm	187	6,6
Mirona Fit R LN 350-865···SLR3	92 494···	**···40**	35.000 lm	187	6,6

• IK08 850 °C



MIRONA FIT R






Runde Hallenleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
LED						
• **Mirona Fit R LW 150-840···**	92 471···	**···51**	**···40**	15.000 lm	87	6,6
Mirona Fit R LW 150-865···	92 483···	**···51**	**···40**	15.000 lm	87	6,6
Mirona Fit R LW 250-840···	92 473···	**···51**	**···40**	25.000 lm	137	6,7
Mirona Fit R LW 250-865···	92 485···	**···51**	**···40**	25.000 lm	137	6,7
Mirona Fit R LW 350-840···	92 475···	**···51**	**···40**	35.000 lm	187	6,6
Mirona Fit R LW 350-865···	92 487···	**···51**	**···40**	35.000 lm	187	6,6

• IK08 850 °C








Runde Hallenleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik in Smart Lighting Ready-Ausführung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Mirona Fit R LW 150-840···SLR3**	92 472···	**···40**	15.000 lm	87	6,5
Mirona Fit R LW 150-865···SLR3	92 484···	**···40**	15.000 lm	87	6,5
Mirona Fit R LW 250-840···SLR3	92 474···	**···40**	25.000 lm	137	6,6
Mirona Fit R LW 250-865···SLR3	92 486···	**···40**	25.000 lm	137	6,6
Mirona Fit R LW 350-840···SLR3	92 476···	**···40**	35.000 lm	187	6,6
Mirona Fit R LW 350-865···SLR3	92 488···	**···40**	35.000 lm	187	6,6

• IK08 850 °C




Befestigungsbügel



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit R ZAWB	94 129 00	Einstellbarer Decken-/Wandmontagebügel für Hallenleuchte Mirona Fit R	0,7

Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Z1DP 3K	65 887 00	Deckenbefestigungsplatte mit 3 Karabinerhaken	0,3

Ketten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
E04 Kette glzvz (20m)	23 434 00	Kette glanzverzinkt (20 m)	4,5

Kettenaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Z2DP AK K	94 127 00	2-Punkt Kettenaufhängungs-Set zum Abhängen und Ausrichten der Leuchte . Bestehend aus zwei Deckenbefestigungsplatten inkl. Karabinern, einer Knotenkette, zwei Spannschlössern und zwei Haltewinkeln inkl. Schrauben. Länge der Kette 1.000 mm. **Anwendungshinweis:** Nur zur Verwendung in Innenräumen.	0,6

Reflektor



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit R Refl PC	94 128 00	Dekorativer Reflektor aus PC. Zur Entblendung und Verbesserung des Sehkomforts. Höhe des Reflektors 151 mm.	0,8


TRILUX
ABUS
AYS



ONDO G3. HALLENBELEUCHTUNG EINFACH SANIEREN.

- Geringe Investitionskosten, ein hohes Einsparpotenzial und ein niedriger Sanierungsaufwand machen die Ondo LED wirtschaftlich extrem attraktiv
- Hohe Schutzart IP65 und wartungsfreie Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Erhältlich mit einer tief-breit strahlenden Optik in 10.000 lm, 20.000 lm und 30.000 lm

www.trilux.com/ondo

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/ondo



ONDO G3

HALLENLEUCHTEN



Ondo G3

Montageart
Hänge

Montageort
Wand ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit

Leuchtenlichtstrom
10.000 – 30.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
4.000 K

Lebensdauer
L80 (tq 25 °C) = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz

Betriebsart
schaltbar (ET)


Zubehör
Befestigungszubehör
Ketten
Sensor-Fernbedienung
Sensoren

IP65


ONDO G3



10.000 lm



20.000 lm




Hallenleuchten mit PC-Linsentechnik und symmetrisch breit strahlender Optik in Ausführung mit 10.000 lm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Ondo G3 LW 10000-840···**	84 271···	**···40**	10.000 lm	67	1,5

• IK08 850 °C




Hallenleuchten mit PC-Linsentechnik und symmetrisch breit strahlender Optik in Ausführung mit 20.000 lm


IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Ondo G3 LW 20000-840···**	84 272···	**···40**	20.000 lm	133	1,9

• IK08 850 °C








Hallenleuchten mit PC-Linsentechnik und symmetrisch breit strahlender Optik in Ausführung mit 30.000 lm


IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Ondo G3 LW 30000-840···**	84 273···	**···40**	30.000 lm	200	2,5

• IK08 850 °C



Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Z1DP 3K	65 887 00	Deckenbefestigungsplatte mit 3 Karabinerhaken	0,3

Ketten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
E04 Kette glzvz (20m)	23 434 00	Kette glanzverzinkt (20 m)	4,5

Sensoren



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Ondo G3 HF Sensor	84 795 00	HF-Bewegungssensor für Hallenstrahler Ondo G3. Funktionsparameter des HF-Bewegungssensors werden über die als separates Zubehör erhältliche IR-Fernbedienung eingestellt.	0,1

Sensor-Fernbedienung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Ondo G3 HF Sensor RMC	84 796 00	IR-Fernbedienung zur Einstellung der Funktionsparameter des HF-Sensors Ondo G3 HF. Einstellbare Funktionsparameter: Einschaltdauer nach erfolgter Erfassung, Einstellbereich Empfindlichkeit der Erfassung, Einstellbereich Helligkeitsschwellwert.	0,1

ERSATZWANNEN



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
333···			
Wanne 3331/14 Ersatz	28 428 00	Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331/14, 3331 D1, 3331 G2 D1	0,3
Wanne 3331/28 Ersatz	28 429 00	Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331/28, 3331 D2, 3331 G2 D2	0,6
Wanne 3331/35 Ersatz	28 430 00	Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331/35, 3331 D3, 3331 G2 D3	0,7
Wanne 3331T/14 Ersatz	28 431 00	Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331···T/14	0,3
Wanne 3331T/28 Ersatz	28 432 00	Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331···T/28, 3331···T···D2	0,6
Wanne 3331T/35 Ersatz	28 433 00	Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331···T···/35, 3331···T···D3	0,7
440···			
Wanne 4401 G2 C12 LED Ersatz	81 927 00	Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe: 4401 G2 C12.	0,4
Wanne 4401 G2 C15 LED Ersatz	81 928 00	Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe: 4401 G2 C15.	0,5
Wanne 4401 G2 C6 LED Ersatz	81 926 00	Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe: 4401 G2 C6.	0,2
665···			
Wanne 6651/14 Ersatz vp	28 546 00	Ersatzwanne für Wandleuchte 6651/14, 6651···1100	0,3
Wanne 6651/28 Ersatz vp	28 548 00	Ersatzwanne für Wandleuchte 6651/28, 6651···2100	0,3
713···			
Wanne 7131/36 Ersatz	28 597 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7131/36, 7131···1200	1,0
Wanne 7131/58 Ersatz	28 598 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7131/58, 7131···1500	1,3
Wanne 7131P/36 Ersatz	28 599 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7131P/36, 7131···1200	1,2
Wanne 7131P/58 Ersatz	28 600 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7131P/58, 7131···1500	1,5
740···			
Wanne 7401N/Mondia WD1 Ersatz	28 689 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 7401N / Mondia WD1	0,3
Wanne 7402N/Mondia WD2 Ersatz	28 691 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 7402N / Mondia WD2	0,5
Wanne 7403N/Mondia WD3 Ersatz	28 693 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 7403N / Mondia WD3	0,8
748···			
Wanne 7481 Ersatz	28 699 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7481	0,2
Wanne 7481 PC Ersatz	28 700 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7481 PC	0,2
Wanne 7482 Ersatz	28 703 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7482	0,3
Wanne 7482 PC Ersatz	28 704 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7482 PC	0,3
Wanne 7483 Ersatz	28 707 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7483	0,5
Wanne 7483 PC Ersatz	28 708 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7483 PC	0,5
74Q···			
Wanne 74Q WD1 Ersatz	68 896 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74Q WD1	0,5
Wanne 74Q WD2 Ersatz	68 897 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74Q WD2	0,9
Wanne 74Q WD3 Ersatz	68 898 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74Q WD3	1,0
74R···			
Wanne 74R WD1 Ersatz	68 893 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74R WD1	0,2
Wanne 74R WD2 Ersatz	68 894 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74R WD2	0,5
Wanne 74R WD3 Ersatz	68 895 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74R WD3	0,7

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
74RS···			
Wanne 74RS WD1 Ersatz	71 035 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74RS WD1	0,2
Wanne 74RS WD2 Ersatz	71 036 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74RS WD2	0,5
Wanne 74RS WD3 Ersatz	71 037 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74RS WD3	0,7
Acuro			
Wanne Acuro 114 Ersatz	60 481 00	Ersatzwanne für Wandleuchte Acuro 114	0,6
Wanne Acuro 114 PC Ersatz	60 484 00	Ersatzwanne für Wandleuchte Acuro 114 PC	0,6
Wanne Acuro 128 Ersatz	60 482 00	Ersatzwanne für Wandleuchte Acuro 128	0,6
Wanne Acuro 139 Ersatz	60 483 00	Ersatzwanne für Wandleuchte Acuro 139	0,4
AragF			
Wanne AragF 1.2 CR Ersatz	76 321 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte AragF 1.2 CR	0,4
Wanne AragF 1.5 CR Ersatz	76 322 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte AragF 1.5 CR	0,5
Wanne AragF 12 PC Ersatz	79 378 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte AragF 12 PC	0,4
Wanne AragF 12 PMMA Ersatz	79 379 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte AragF 12 PMMA	0,4
Wanne AragF 15 PC Ersatz	79 380 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte AragF 15 PC	0,5
Wanne AragF 15 PMMA Ersatz	79 381 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte AragF 15 PMMA	0,5
Wanne AragF 6 PC Ersatz	79 376 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte AragF 6 PC	0,4
Wanne AragF 6 PMMA Ersatz	79 377 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte AragF 6 PMMA	0,4
Aragon			
Wanne Aragon 118 Ersatz	28 799 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 118	0,3
Wanne Aragon 136 Ersatz	28 800 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 136	0,5
Wanne Aragon 158 Ersatz	28 801 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 158	0,6
Wanne Aragon 218 Ersatz	28 802 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 218	0,3
Wanne Aragon 236 Ersatz	28 803 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 236	0,6
Wanne Aragon 258 Ersatz	28 804 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 258	0,8
Deca			
Wanne Deca WD1 PMMA Ersatz	52 775 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Deca WD1 PMMA	0,5
Wanne Deca WD2 PMMA Ersatz	52 777 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Deca WD2 PMMA	0,6
Wanne Deca WD3 PMMA Ersatz	52 779 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Deca WD3 PMMA	1,0
Fidesca-BS			
Wanne Fidesca-BS 300 P 228 Ersatz vp	53 225 00	Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 300 P 228	1,2
Wanne Fidesca-BS 300 T 228 Ersatz vp	53 226 00	Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 300 T 228	1,2
Wanne Fidesca-BS 312 T 228 Ersatz vp	53 228 00	Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 312 T 228	1,3
Wanne Fidesca-BS 600 P 414 Ersatz vp	53 229 00	Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 600 P 414	1,1
Wanne Fidesca-BS 600 T 414 Ersatz vp	53 230 00	Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 600 T 414	1,1
Wanne Fidesca-BS 625 P 414 Ersatz vp	53 231 00	Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 625 P 414	1,2
Wanne Fidesca-BS 625 T 414 Ersatz vp	53 232 00	Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 625 T 414	1,2

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Liventy			
Wanne Liventy 300 OT 228 Ersatz	59 427 00	Ersatzwanne für Einbauleuchte Liventy 300 OT 228	1,3
Wanne Liventy 600/625 Ersatz	58 433 00	Ersatzwanne für Einbauleuchte Liventy 600/625	2,0
Wanne Liventy Flat 600/625 Ersatz	59 428 00	Ersatzwanne für Einbauleuchte Liventy Flat 600/625	1,0
Mondia			
Wanne Mondia K WD1 PC Ersatz	82 835 00	Opale PC-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD1···. Wanne sphärisch geformt.	0,3
Wanne Mondia K WD2 Ersatz	82 833 00	Opale PMMA-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD2···. Wanne sphärisch geformt.	0,3
Wanne Mondia K WD2 PC Ersatz	82 836 00	Opale PC-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD2···. Wanne sphärisch geformt.	0,3
Wanne Mondia K WD3 Ersatz	82 834 00	Opale PMMA-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD3···. Wanne sphärisch geformt.	0,5
Wanne Mondia K WD3 PC Ersatz	82 837 00	Opale PC-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD3···. Wanne sphärisch geformt.	0,5
Wanne Mondia Z WD1 Ersatz	82 838 00	Opale PMMA-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD1···. Wanne zylindrisch geformt.	0,3
Wanne Mondia Z WD1 IK Ersatz	82 841 00	Opale Ersatzwanne aus schlagzähem PMMA für Leuchten der Baureihe Mondia WD1···. Wanne zylindrisch geformt.	0,3
Wanne Mondia Z WD2 Ersatz	82 839 00	Opale PMMA-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD2···. Wanne zylindrisch geformt.	0,4
Wanne Mondia Z WD2 IK Ersatz	82 842 00	Opale Ersatzwanne aus schlagzähem PMMA für Leuchten der Baureihe Mondia WD2···. Wanne zylindrisch geformt.	0,5
Wanne Mondia Z WD3 Ersatz	82 840 00	Opale PMMA-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD3···. Wanne zylindrisch geformt.	0,5
Wanne Mondia Z WD3 IK Ersatz	82 843 00	Opale Ersatzwanne aus schlagzähem PMMA für Leuchten der Baureihe Mondia WD3···. Wanne zylindrisch geformt.	0,6
Montigo			
Wanne Montigo O 24 Ersatz	60 288 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo O 24 / Montigo 600 O	0,6
Wanne Montigo O 28/54 Ersatz	60 290 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo O 28/54 / Montigo 1200 O	1,0
Wanne Montigo O 35/49/80 Ersatz	60 292 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo O 35/49/80 Montigo 1500 O	1,2
Wanne Montigo P 24 Ersatz	60 289 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo P 24 Montigo 600 P	0,6
Wanne Montigo P 28/54 Ersatz	60 291 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo P 28/54 Montigo 1200 P	1,0
Wanne Montigo P 35/49/80 Ersatz	60 293 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo P 35/49/80 Montigo 1500 P	1,2
Oleveon			
Wanne Oleveon 118 PC Ersatz	53 201 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 118 PC	0,4
Wanne Oleveon 118 PMMA Ersatz	53 195 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 118 PMMA	0,2
Wanne Oleveon 136 PC Ersatz	53 202 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 136 PC	0,7
Wanne Oleveon 136 PMMA Ersatz	53 196 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 136 PMMA	0,7
Wanne Oleveon 158 PC Ersatz	53 203 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 158 PC	1,0
Wanne Oleveon 158 PMMA Ersatz	53 197 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 158 PMMA	0,7
Wanne Oleveon 218 PC Ersatz	53 204 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 218 PC	0,6
Wanne Oleveon 218 PMMA Ersatz	53 198 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 218 PMMA	0,5
Wanne Oleveon 236 PC Ersatz	53 205 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 236 PC	0,9
Wanne Oleveon 236 PMMA Ersatz	53 199 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 236 PMMA	0,7
Wanne Oleveon 258 PC Ersatz	53 206 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 258 PC	1,3
Wanne Oleveon 258 PMMA Ersatz	53 200 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 258 PMMA	0,9
Wanne Oleveon LED 1200 PC Ersatz	64 603 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1200 PC	0,5
Wanne Oleveon LED 1200 PMMA Ersatz	64 605 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1200 PMMA	0,5
Wanne Oleveon LED 1500 PC Ersatz	64 604 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1500 PC	0,6
Wanne Oleveon LED 1500 PMMA Ersatz	64 606 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1500 PMMA	1,0
Wanne OleveonF 0.6 PC Ersatz	79 311 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 0.6 PC	0,4
Wanne OleveonF 0.6 PMMA Ersatz	79 310 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 0.6 PMMA	0,4
Wanne OleveonF 1.2 PC Ersatz	71 299 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.2 PC	0,4
Wanne OleveonF 1.2 PMMA Ersatz	71 300 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.2 PMMA	0,4
Wanne OleveonF 1.5 PC Ersatz	71 301 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.5 PC	0,5
Wanne OleveonF 1.5 PMMA Ersatz	71 302 00	Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.5 PMMA	0,5

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Olisq			
Wanne Olisq LWD1 Ersatz	82 599 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq LWD1···	0,6
Wanne Olisq LWD2 Ersatz	82 601 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq LWD2···	1,2
Wanne Olisq LWD3 Ersatz	82 603 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq LWD3···	1,5
Wanne Olisq QWD2 Ersatz	82 595 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq QWD2···	0,5
Wanne Olisq QWD2 IK Ersatz	82 596 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq QWD2···IK···	0,5
Wanne Olisq QWD3 Ersatz	82 597 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq QWD3···	1,0
Wanne Olisq QWD3 IK Ersatz	82 598 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq QWD3···IK···	1,0
Wanne Olisq RWD1 Ersatz	82 269 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD1···	0,3
Wanne Olisq RWD1 PC Ersatz	82 270 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD1···PC···	0,3
Wanne Olisq RWD2 Ersatz	82 271 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD2···	0,6
Wanne Olisq RWD2 PC Ersatz	82 272 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD2···PC···	0,5
Wanne Olisq RWD3 Ersatz	82 273 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD3···	0,9
Wanne Olisq RWD3 PC Ersatz	82 274 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD3···PC···	0,9
Wanne Olisq RWD4 Ersatz	82 275 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD4···	1,3
Wanne Olisq RWD4 PC Ersatz	82 276 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD4···PC···	1,2
Solegra			
Wanne Solegra D3 Ersatz	73 211 00	Ersatzwanne für Deckenleuchte Solegra D3	3,8
Wanne Solegra D4 Ersatz	73 212 00	Ersatzwanne für Deckenleuchte Solegra D4	6,0
Wanne Solegra WD1 Ersatz	73 209 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenleuchte Solegra WD1	1,0
Wanne Solegra WD2 Ersatz	73 210 00	Ersatzwanne für Wand- und Deckenleuchte Solegra WD2	1,9

SANIERUNG

In wenigen Schritten zur passenden LED-Leuchte für eine 1:1 Sanierung
Mit unserem cleveren Sanierungsassistenten finden Sie in wenigen Schritten das passende Austauschprodukt für Ihre veraltete, konventionelle Beleuchtungslösung.



Jetzt sanieren!

Im Sanierungsassistenten finden Sie zudem auch die einfachen Sanierungskits zu den Altbau-reihen 74 und 33.





Energie und CO_2 sparen
Die Sanierung konventioneller Beleuchtung auf LED-Leuchten senkt die Energiekosten auf bis zu 76 %.

Ohne Quecksilber, mit Zukunft
Die RoHS-Richtlinie verbietet seit 2023 das Inverkehrbringen quecksilberhaltiger Leuchten. Ein weiterer Grund für LED.

Maßgeschneidertes Licht
Anders als bei klassischen Leuchten lässt sich die spektrale Zusammensetzung des Lichts mit LED flexibel komponieren.

BEG-Förderfreundlichkeit
Neben zahlreichen regionalen Förderprogrammen unterstützt die KfW die Sanierung von Nicht-wohngebäuden mit bis zu 15 %.

TRAGPROFILE

Die Tragprofile der E-Line Baureihe 07650··· sind nach folgender Logik bezeichnet:

TRAGPROFILE

Produktname	Tragprofillänge	Verdrahtung	Kupplung	Trennsteckerabstand	Farbe
07650 E-Line	**L37** 368,8 mm **L75** 737,5 mm **L150** 1.474 mm **L225** 2.211 mm **L300** 2.950 mm **L450** 4.425 mm	**U** unverdrahtet **7LV** 7 Leiter **7+7LV** 7+7 Leiter	**E** ohne Kupplung **Ohne** mit Kupplung	**37** 737,5 mm **150** 1.474 mm **225** 2.211 mm	**01** weiß **03** silber **05** schwarz
07650	L150	7+7LV	E	150	03

Tragprofile, werksseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 37 (368,5 mm), 150 (1.475 mm) oder 225 (2.212,5 mm), **IP20/50**


07650···


07650···E

Tragprofile, werksseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 150 (1.475 mm) oder 225 (2.212,5 mm), **IP64**


07650··· 03 IP64···


07650··· 03 IP64···



(nicht IP20)

Die Tragprofile der E-Line 07650··· gibt es wahlweise mit 7LV oder 7+7LV (2,5 mm²) und sind in den Schutzarten IP20, IP50 und IP64 verfügbar. Die Tragprofile gibt es mit unterschiedlichen Trennsteckerabständen.

WEITERE ZUBEHÖRE 07650···

Blindabdeckungen (Kunststoff), IP20


07650 BL···01

Blindabdeckungen (Kunststoff), IP50


07650IP BL···01

Blindabdeckungen (Metall), mit 5-poligem Abgriff


07650 BL-M 5-polig···01

Kopfstücke für die Schutzart IP20, IP50


07650 KS 01


07650IP KS 01

Weitere Zubehöre wie Befestigungsmittel, Ersatzteile, IP50- und IP64-Zubehöre u.v.m., sowie weitere Details sind hier zu finden!

TRAGPROFILE

Die Tragprofile der E-Line Pro Baureihe 078··· sind nach folgender Logik bezeichnet:

TRAGPROFILE

Produktname	Tragprofillänge	Kupplung	Verdrahtung	Farbe
078 E-Line PRO	**L37** 368,8 mm **L75** 737,5 mm **L150** 1.474 mm **L225** 2.211 mm **L300** 2.950 mm **L450** 4.425 mm	**E** ohne Kupplung **Ohne** mit Kupplung	**U** unverdrahtet **7LV** 7 Leiter **13LV** 13 Leiter	**01** weiß **03** silber **05** schwarz
078	L450	E	13LV	01



78···L···7LV···01
78···L···13LV···01



78···L···E···7LV···01
78···L···E···13LV···01



78···L···U···01

(nicht IP20)

Die Tragprofile der E-Line Pro 078··· gibt es wahlweise mit 7LV oder 13LV (2,5 mm²) und sind in den Schutzarten IP20, IP50 und IP64* verfügbar.

WEITERE ZUBEHÖRE 078···

Blindabdeckungen (Kunststoff), IP20



78···BL···01

Blindabdeckungen (Kunststoff), IP50



78IP50···BL···

Blindabdeckungen (Metall), IP50 mit 5-poligem Abgriff



78IP50···BL-M-5pol···

Kopfstücke für die Schutzart IP20, IP50



078 KS 01




078IP50 KS 01

* coming soon


Weitere Zubehöre wie Befestigungsmittel, Ersatzteile, Kabelkanal, IP50-Zubehöre u.v.m., sowie weitere Details sind hier zu finden!

Tragschienen 190 VZ aus Stahlblech für Feuchträume



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
190 VZ/II/58	1066200	Tragschiene, zweilängig, 3.148 mm lang, Stahlblech verzinkt	3,2
190 VZ/III/58	1066300	Tragschiene, dreilängig, 4.722 mm lang, Stahlblech verzinkt	4,8

Endkaschierungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
192 VZ	1066700	Endkaschierung aus Kunststoff, hellgrau	0,1

Blindabdeckungen




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
190 B/58	1066100	Blindabdeckung, Kunststoffprofil, hellgrau, 1.570 mm lang	0,1

Tragschienen-Kupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
191 VZ	1066500	Tragschienen-Kupplung, verzinkt	0,4

Leitungshalter



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
197 VZ	1067600	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragschienen 190 VZ/··· (6 Stück)	0,1

Aufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
194N	1067100	Stahlband-Aufhängung aus Edelstahl, säure- und korrosionsbeständig	0,1

Aufhängeklammern



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
196 VZ	4758500	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ	0,1
196 VZ-K	4758600	Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ	0,3

Deckenbefestigungskrallen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
193N	1066900	Decken-Befestigungskralle für Feuchtraum-Profiltragschiene	0,1

Traglaschen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
195 VZ	1067400	Leuchtentraglasche, Stahlblech verzinkt	0,1


TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

INDOOR

LICHT-MANAGEMENT


WENN INTELLIGENZ
ANS LICHT KOMMT

Mehr erfahren auf TRILUX.COM!



LICHTMANAGEMENT

Intelligentes Lichtmanagement spart Energie und reduziert den CO_2-Ausstoß, denn es weiß, wann künstliches Licht gebraucht wird und wann nicht. Für nahezu alle Anwendungen, vom Einzelbüro bis zur Industriehalle, stehen passende Lösungen bereit. Vielfach besteht neben der Forderung nach hoher Energieeffizienz auch der Anspruch nach Individualität und gestalterischer Freiheit. Anwenderfreundliche Bedienung und Übersichtlichkeit sind deshalb besonders wichtig. Mehr zu unseren Systemen für energiesparende Beleuchtungselektronik erfahren Sie auf den folgenden Seiten.


MANAGEMENTEBENE
LiveLink Cloud
TRILUX ONE
Monitoring, Fernwartung, Services
IoT
Router
BACnet
Modbus
KNX
ETHERNET
LiveLink/KNX Gateway
AUTOMATIONSEBENE
LiveLink Premium Server
LiveLink ONE® App
Switch
IP
IP
LiveLink Ethernet DALI Gateway
LiveLink Ethernet DALI Gateway
FELDEBENE
DALI
Repeater
Schalt-aktor
Taster-koppler
Sensoren
Casambi/DALI Matter/DALI .../DALI Gateway
Funkvernetzte Leuchten
Funktaster
DALI-Leuchten
DALI-Leuchten

LIVELINK-LÖSUNGEN IM ÜBERBLICK

Systeme	LiveLink Basic	LiveLink WiFi / LAN DR	LiveLink Premium
Kurzbeschreibung	Die einzelraumbezogene Steuerung LiveLink Basic ermöglicht hohe Einsparpotenziale bei den Energiekosten durch den integrierten Licht- und Präsenzsensor. Die einfache Installation und eine Inbetriebnahme per „Plug & Play" machen LiveLink Basic zur idealen Lösung für den preisgünstigen Einstieg in die Lichtsteuerung.	Die intelligente, mehrraumfähige DALI-Steuerung LiveLink WiFi / LAN DR ist optimal auf kleine und mittelgroße Projekte zugeschnitten. WiFi steht dabei für die einfache Konfiguration und Steuerung über die LiveLink ONE® App auf einem Tablet, Smartphone oder PC, das sich per WLAN koppelt. Die Einbindung von Sensorik erschließt hohe Energieeinsparpotenziale. Eine vorkonfigurierte HCL-Kurve unterstützt HCL-fähige Beleuchtung.	Die Systemlösung LiveLink Premium ist erste Wahl für Großprojekte: Modular, leistungsfähig und skalierbar. LiveLink Premium kann eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Leuchten steuern. Damit lassen sich unterschiedlichste Anforderungen von Kunden realisieren, von einfachen Anlagen bis zu komplexen Installationen mit mehreren tausend Leuchten.
Anwendungsbereich	Einzelbüros, Klassenräume	Einzelbüros, Großraumbüros, Klassenräume, Flure und Treppenhäuser	Industrie- und Logistikhallen, Bürogebäude, Schulen und Universitäten, Verkaufsflächen in Groß- und Einzelhandel
App	LiveLink Basic Install und LiveLink Basic Control	LiveLink ONE®	LiveLink ONE®
			
Konnektivität	DALI	DALI	DALI
Anwesenheitserkennung	✓	✓	✓
Konstantlichtregelung	✓	✓	✓
Lichtszenen	–	✓	✓
Sequenzen	–	✓	✓
Grundbeleuchtung	✓	✓	✓
Human Centric Lighting (HCL)	–	✓	✓
Client-Server	–	✓[1]	–
Plug & Play-Funktion	✓	✓	–
Drahtlose Vernetzung (Mesh / Funk)	–	–	–
Anbindung an GLT / Cloudmonitoring	– / –	✓[3] / ✓	✓ / ✓
Steuerung über Taster	✓	✓	✓
Steuerung über App	✓	✓	✓
Anzahl der Gruppen	1	16	unbegrenzt
Anzahl der DALI-Teilnehmer	20	64	unbegrenzt
Anzahl der Funk-Teilnehmer	–	–	–

[1] in der Connect Version bis zu 6 Client-Server, [2] Schwellwertfunktion, [3] LAN DR

LiveLink Workplace	**LiveLink SwarmSens**	**LiveLink Retail / Casambi**
Das LiveLink Workplace System ist das Lichtmanagementsystem für TRILUX Tisch- und Stehleuchten. Das System kommuniziert via Bluetooth® und kann so auch konfiguriert werden. Mittels integrierter Sensorik in den Leuchten, HCL-Beleuchtung und Gruppierung der Leuchten ist das System flexibel anpassbar.	Das Bluetooth®-fähige LiveLink SwarmSens ist die Lösung, um 1:1 Beleuchtungssanierungen auf einfache Weise smart zu machen. Durch die Schwarmvernetzung der Leuchten untereinander, das vorauslaufende Licht und die integrierte HF-Sensorik bietet das System neben einem hohen Energieeinsparpotenzial auch Orientierung und Sicherheit. Die LiveLink SwarmSens App macht konfigurieren wie auch bedienen einfach und komfortabel.	LiveLink Retail / Casambi ist ein drahtloses Lichtmanagementsystem auf Basis von Bluetooth® Low Energy (BLE) mit einer benutzerfreundlichen App zur Steuerung. Es ermöglicht ein flexibles und skalierbares Management von Beleuchtungsanlagen, von kleinen Einzelleuchten bis hin zu großen Netzwerken.
Einzelbüros, Großraumbüros, Open Space Büros	Industriehallen, Warenlager, Parkhäuser, Korridore, Flure, Treppenhäuser, Sanitärbereiche	Klassenräume, Einzelbüros, Großraumbüros, Verkaufsflächen in Groß- und Einzelhandel
LiveLink Workplace	LiveLink SwarmSens	LiveLink Retail
		
FUNK	FUNK	FUNK
✓	✓	✓
✓	✓[2]	✓
✓	–	✓
–	–	✓
–	✓	✓
✓	–	✓
–	–	–
✓	✓	–
✓	✓	✓
– / –	– / –	✓ / ✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
1	255	100
–	–	–
20	4096	250

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LICHTMANAGEMENT INDOOR


LIVELINK BASIC

SENSORINTEGRIERTES LICHTMANAGEMENTSYSTEM MIT DALI BROADCAST

LiveLink Basic Install – Die App für Konfiguration und Inbetriebnahme

Android iOS


LiveLink Basic Control – Die App für Steuerung und Bedienung



Android iOS

LIVELINK BASIC

LICHTMANAGEMENT INDOOR



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/livelink-basic

LiveLink Basic

Anwendungsbereiche
Einzelbüros
Klassenräume


Plug & Play
Autokalibrierung der Konstantlichtregelung

Connectivity
BLE zur individuellen Konfiguration und Bedienung der App

Nachjustierung
Einstellmöglichkeiten am Sensor

Montage
Federn für den Deckeneinbau. Deckenanbau mittels Zubehör

Energieeffizienz
Sensorik zur Anwesenheitserfassung und Konstantlichtregelung



Funktionen

- DALI-Lichtmanagementsystem integriert in einem Sensor für einzelne Räume.
- Eine DALI-Linie für die Ansteuerung von bis zu 20 Leuchten im Broadcast Betrieb.
- Plug & Play Funktion – das gesamte System ist bereits nach dem ersten Einschalten automatisch voll funktionsfähig.
- Energieeinsparung durch Anwesenheitserfassung und tageslichtabhängige Regelung.
- Grundlichtfunktion zur Vermeidung von Dunkelzonen in Bereichen mit nicht ausreichender Umgebungshelligkeit.
- Manuelle Bedienung über handelsübliche Wandtaster zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung.
- Einfache Konfiguration und Bedienung mit der LiveLink Basic Install und LiveLink Basic Control App.

Alle LiveLink Basic Produkte finden Sie auf Seite 790.

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LICHTMANAGEMENT INDOOR

LIVELINK WIFI / LAN DR

DALI-LICHTMANAGEMENTSYSTEM FÜR KLEINE UND MITTELGROSSE PROJEKTE

LIVELINK ONE® APP ALLES AUF EINEN KLICK
Mit der neuen LiveLink ONE® App steuern Sie DALI-basierte Beleuchtungsanlagen mit einer einzigen App und profitieren von intelligenten Funktionen für energieeffizientes Lichtmanagement. Clevere Features für die Inbetriebnahme und Konfiguration unterstützen Sie bei jeder Projektgröße.

GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER

Android iOS Windows



LIVELINK WIFI / LAN DR

LICHTMANAGEMENT INDOOR

Weitere Produktinformationen finden Sie unter **www.trilux.com/livelink-wifi**


	LiveLink WiFi	LiveLink LAN DR
Anwendungsbereiche	Einzelbüros Großraumbüros Klassenräume Flure und Treppenhäuser	Einzelbüros Großraumbüros Klassenräume Flure und Treppenhäuser Sporthallen (LAN DR Connect)
Inbetriebnahme	Netzwerkeinrichtung und Verwaltung über die LiveLink ONE® App	
Anschlüsse	Netzanschluss und DALI-2 (bis zu 64 Leuchten-Teilnehmer zzgl. Sensoren)	
Connectivity	**WiFi** für Inbetriebnahme und Betrieb; optional: Cloud-Verbindung	**LAN DR –** LAN für Inbetriebnahme und Betrieb; optional: Cloud-Verbindung und Funk/BMS-Integration **LAN DR Connect –** LAN für Inbetriebnahme und Betrieb; optional: Verbindung mehrerer LAN DR Connect
Betrieb	Via DALI Tasterkoppler, Sensorik und LiveLink ONE® App	
Montage	Zum Leuchteneinbau oder zur unabhängigen Montage durch die Verwendung der Klemmabdeckungen mit Zugentlastung	Hutschienenmontage für den Einbau im Schaltschrank
Energieeffizienz	Zeit- und sensorgesteuerte Lichtsteuerung mit Anwesenheitserkennung, Konstantlichtregelung und optionalem Monitoring.	

Funktionen

- DALI-2 Lichtmanagementsystem mit einer DALI-Linie für den Einsatz in kleinen Projekten.
- Intelligente Plug & Play Funktionen – das gesamte System ist bereits nach dem ersten Einschalten automatisch voll funktionsfähig.
- Multiroom-Funktion für eine raumübergreifende, flexible und individuelle Gruppen-, Zonen- oder Raumsteuerung. Individuell erstellbare Gebäudestruktur mit Filtermöglichkeiten ermöglicht einen optimalen Überblick über die Installation.
- Energieeinsparungen durch Anwesenheitserfassung und tageslichtabhängiger Regelung in Verbindung mit unterschiedlichen Sensoren.
- Erstellen von Lichtszenen und individuellen, eventbasierten Zeitplänen mit zusätzlicher Astro-Funktion.
- Manuelle Farbtemperatursteuerung und automatisierte HCL-Kurve.
- Verschiedene Grundlichtfunktionen zur Vermeidung von Dunkelzonen in Bereichen mit nicht ausreichender Umgebungshelligkeit.
- Inbetriebnahmeprotokoll und System Backup zur Datensicherung und Projektdokumentation.
- Integration in vorhandene Netzwerk-Infrastrukturen und Einbindung in die LiveLink Cloud.
- Manuelle Bedienung über handelsübliche Wandtaster zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung oder zum Aufruf von Lichtszenen.
- Einfache Konfiguration und Bedienung des Systems mit der LiveLink ONE® App.

Alle LiveLink WiFi / LAN DR Produkte finden Sie auf Seite 790.







TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LICHTMANAGEMENT INDOOR

LIVELINK PREMIUM

DALI-LICHTMANAGEMENTSYSTEM FÜR GROSSPROJEKTE

LIVELINK ONE® APP ALLES AUF EINEN KLICK
Mit der neuen LiveLink ONE® App steuern Sie DALI-basierte Beleuchtungsanlagen mit einer einzigen App und profitieren von intelligenten Funktionen für energieeffizientes Lichtmanagement. Clevere Features für die Inbetriebnahme und Konfiguration unterstützen Sie bei jeder Projektgröße.

GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER

Android iOS Windows



LIVELINK PREMIUM

LICHTMANAGEMENT INDOOR



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/livelink-premium

LiveLink Premium

Anwendungsbereiche
Industrie und Logistikhallen
Bürogebäude
Schulen und Universitäten
Verkaufsflächen in Groß- und Einzelhandel

Inbetriebnahme
Netzwerkeinrichtung und Verwaltung über die LiveLink ONE® App

Anschlüsse
Netzanschluss, Ethernet und DALI-2 (bis zu 128 Leuchten-Teilnehmer zzgl. Sensoren pro Gateway)

Connectivity
Ethernet Netzwerk (LAN) für Inbetriebnahme und Betrieb; optional: Cloud-Verbindung und Funk/BMS-Integration

Betrieb
Via DALI-Tasterkoppler, Sensorik und LiveLink ONE® App

Montage
Vorkonfektionierter Schaltschrank oder Einzelkomponenten für die Hutschienenmontage

Energieeffizienz
Zeit- und sensorgesteuerte Lichtsteuerung mit Anwesenheitserkennung, Konstantlichtregelung und optionalem Monitoring.



Funktionen

- Modulares, leistungsfähiges und beliebig skalierbares DALI-2 Lichtmanagementsystem für den Einsatz in Großprojekten.
- Import von Beleuchtungsplanungen (DXF-Datei) vereinfachen die Inbetriebnahme und ermöglichen die Übernahme von Gebäudeplan, Gebäudestruktur und der Gerätepositionen in das System.
- Energieeinsparungen durch Anwesenheitserfassung und tageslichtabhängiger Regelung in Verbindung mit unterschiedlichen Sensoren.
- Erstellen von Lichtszenen und individuellen, eventbasierten Zeitplänen mit zusätzlicher Astro-Funktion.
- Manuelle Farbtemperatursteuerung und automatisierte HCL-Kurve.
- Verschiedene Grundlichtfunktionen zur Vermeidung von Dunkelzonen in Bereichen mit nicht ausreichender Umgebungshelligkeit.
- Inbetriebnahmeprotokoll und System Backup zur Datensicherung und Projektdokumentation.
- Integration in vorhandene Netzwerk-Infrastrukturen und Einbindung in die LiveLink Cloud.
- Integration in übergeordnete Gebäudeleitsysteme auf Basis von standardisierten Schnittstellen (KNX, BACnet, ModBus).
- Manuelle Bedienung über handelsübliche Wandtaster zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung oder zum Aufruf von Lichtszenen.
- Einfache Konfiguration und Bedienung des Systems mit der LiveLink ONE® App.

Alle LiveLink Premium Produkte finden Sie auf Seite 790.

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LICHTMANAGEMENT INDOOR

LIVELINK WORKPLACE

BLUETOOTH® LOW ENERGIE LICHTSTEUERUNG FÜR TRILUX TISCH- UND STEHLEUCHTEN

Das maßgeschneiderte Lichtmanagementsystem für Tisch- und Stehleuchten von TRILUX ist ideal für Büroanwendungen. Mit Merkmalen wie Vernetzung per Bluetooth®, integrierte Sensorik und HCL-Beleuchtung lässt sich das System an jeden Bedarf flexibel anpassen. Konfiguration und Bedienung erfolgen einfach über die LiveLink Workplace App.

Android **iOS**



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/livelink-workplace





LiveLink Workplace

Anwendungsbereiche
Einzelbüros
Großraumbüros
Open Space Büros

Inbetriebnahme
Einrichtung und Verwaltung des leuchtenintegrierten Lichtmanagementsystems über die LiveLink Workplace App

Anschlüsse
Netzanschluss via Schuko-Stecker

Konnektivität
Bluetooth®-Vernetzung der TRILUX Workplace Leuchten untereinander

Betrieb
Mittels LiveLink Workplace App oder in der Leuchte integrierte Taster

Montage
Leuchtenintegriertes System

Energieeffizienz
Integrierte HF-Sensorik in den Leuchten für Bewegungs- und Anwesenheitserkennung, Lichtsensoren für eine Konstantlichtregelung

Funktionen

- Funk-Lichtmanagementsystem mit Bluetooth®-Schnittstelle für den Einsatz im Office-Bereich
- Plug & Play Funktion – das System ist direkt einsatzfähig und kann danach individuell angepasst werden
- Die integrierte Sensorik und Steuerung in der Leuchte ermöglichen eine flexible und schnelle Anpassung an die Räumlichkeiten
- Einbindung von bis zu 20 Funkteilnehmern in einer Gruppe
- Energieeinsparungen durch Anwesenheitserfassung und tageslichtabhängiger Regelung
- Erstellung von bis zu 6 individuellen Lichtszenen
- Manuelle Farbtemperatur- und Lichtsteuerung per App oder an der Leuchte direkt
- Verschiedene Einstellmöglichkeiten der Sensorik für unterschiedliches Einschalten der Lichtanteile
- Einbindung von Funktastern für eine manuelle Steuerung
- Einfache Konfiguration und Bedienung des Systems mit der LiveLink Workplace App
- Zwei wählbare Betriebsarten. Einzelleuchtenbetrieb für eine individuelle Arbeitsplatzbeleuchtung. Gemeinsamer Gruppenbetrieb aller Leuchten mit raum- und arbeitsplatzbezogener Bewegungserkennung und individueller Lichtregelung

Produktintegration

LiveLink Workplace ist ein leuchtenintegriertes System für die TRILUX Leuchten:

Bicult siehe Seite 530

Luceos S sieheSeite 542

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LICHTMANAGEMENT INDOOR

LIVELINK SWARMSENS

VORAUSLAUFENDES LICHT FÜR GEH- UND FAHRWEGE

Das Bluetooth®-fähige LiveLink SwarmSens ist die Lösung, um 1:1 Beleuchtungssanierungen auf einfache Weise smart zu machen. Durch die Schwarmvernetzung der Leuchten untereinander, das vorauslaufende Licht und die integrierte HF-Sensorik bietet das System neben einem hohen Energieeinsparungspotenzial auch Orientierung und Sicherheit. Die LiveLink SwarmSens App macht Konfiguration wie auch Bedienung einfach und komfortabel.

Android **iOS**



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/livelink-swarmsens





LiveLink SwarmSens

Anwendungsbereiche
Industriehallen und Warenlager
Parkhäuser
Flure
Treppenhäuser
Sanitärbereiche

Inbetriebnahme
Netzwerkeinrichtung und Verwaltung über LiveLink SwarmSens App oder direkt an dem Controller

Anschlüsse
Netzanschluss

Connectivity
Bluetooth® Low Energie zur Inbetriebnahme und Betrieb

Betrieb
Via LiveLink SwarmSens App

Montage
Leuchtenintegriertes Steuergerät

Energieeffizienz
Integrierte HF-Sensorik für Bewegungserkennung sowie ein Lichtsensor für eine Schwellwertfunktion. Eine zusätzliche Schwarmfunktion ermöglicht ein voraus-laufendes Licht zur besseren Orientierung.

Funktionen

- Funk-Lichtmanagementsystem basierend auf Bluetooth® Low Energie
- Einfache und smarte Plug & Play Sanierungslösung für einen 1:1 Austausch
- Der Controller verfügt über einen integrierten HF Sensor zur Anwesenheitserkennung
- Einbindung von bis zu 4.096 Teilnehmern in bis zu 255 Gruppen
- Vernetzung von Sender- und Empfängerleuchten zur optimalen Ausleuchtung
- Energieeinsparung durch Anwesenheitserfassung und Schwellwertfunktion
- Schwarmfunktion und Grundlicht zur Erhöhung der Sicherheit und Orientierung

Produktintegration

LiveLink SwarmSens ist optional in viele TRILUX Leuchten integrierbar. Ihr TRILUX Ansprechpartner berät Sie gern.

Alle LiveLink SwarmSens Produkte finden Sie auf Seite 792.

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LICHTMANAGEMENT INDOOR

LIVELINK RETAIL / CASAMBI

DRAHTLOSES LICHTMANAGEMENTSYSTEM


Automatisierung oder zeitabhängige Lichtsteuerung, Konnektivität auch ohne Internetverbindung, einfache Inbetriebnahme und Erweiterbarkeit: Das ermöglicht die kabellose Steuerungsart, die TRILUX in Form von Bluetooth®-fähigen Leuchten anbietet. Zur Einrichtung und Bedienung wird lediglich ein Smartphone oder Tablet-PC mit Casambi-App benötigt. Mit minimalem Aufwand eröffnen sich die Vorteile intelligenter Lichtsteuerung auch für die Sanierung von Schulen und Bürogebäuden.

Android **iOS**



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/livelink-system





LiveLink Retail / Casambi

Anwendungsbereiche
Klassenräume
Einzelbüros
Großraumbüros
Verkaufsflächen in Groß- und Einzelhandel

Kommunikation
Drahtlos (Casambi Bluetooth® Low Energy)

Erforderliche Infrastruktur
Stromversorgung für Leuchten (keine Steuerleitungen), Schalter/ Taster und Sensoren, optional energieautarke Sensoren und Taster vorhanden (Batterie oder EnOcean-Technologie)

Netzwerkgröße
Bis zu 250 Casambi-Geräte (Evolution), beliebig skalierbar

Leuchtensteuerung
DALI (inkl. DT1, DT6, DT8), DALI-Broadcast (Anzahl der Leuchten abhängig vom verwendeten Ecosystem Produkt)

Bedienung
App, Schalter, Taster, Dimmer

Weitere Schnittstellen
ERelais, Gateways (Casambi Wireless DALI, Anschluss an BMS-Systeme), Sensoren (Präsenz, Bewegung, Beleuchtungsstärke)

Kommissionierung
Mit der LiveLink Retail oder Casambi App

Sicherheits- und Funktionsupdates
Drahtlos (over the air) mittels LiveLink Retail oder Casambi App

Funktionen

- Bluetooth® Low Energy (BLE) Technologie: Casambi nutzt BLE für die drahtlose Steuerung von Beleuchtungssystemen ohne zusätzliche Steuerleitungen.
- Intuitive Bedienung über mobile App: Einfache Steuerung, Programmierung und Überwachung des gesamten Beleuchtungssystems über die Casambi oder LiveLink Retail App auf Smartphones und Tablets.
- Szenen- und Gruppensteuerung: Benutzer können individuelle Lichtszenen erstellen und mehrere Leuchten in Gruppen steuern, um die Beleuchtung an verschiedene Anforderungen anzupassen.
- Energieeffizienz: Anwesenheitserkennung und tageslicht-abhängige Steuerung zur Optimierung des Energieverbrauchs.
- Weitere Funktionen wie Farb- und Farbtemperatursteuerung, Zeit- und Kalenderfunktionen sowie Astrofunktion.
- Fernzugriff über LiveLink Retail oder Casambi App
- Zukunftssicher und skalierbar: Einfach erweiterbar für zukünftige Anforderungen und kompatibel mit einer Vielzahl von Leuchten und Komponenten.

Alle LiveLink Retail / Casambi Produkte finden Sie auf Seite 792.

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LICHTMANAGEMENT INDOOR

SCHALTBARE STEUERUNG

INTEGRIERTES LICHTMANAGEMENTSYSTEM ZUR ANWESENHEITSERFASSUNG

- Anwesenheitserfassung mittels PIR-Sensor und Leuchten integriertem HF-Sensor
- Lichtsensor als Schwellwertschalter
- Einstellbar am Sensor oder mittels Fernbedienung



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/livelink-wifi

Schaltbare PIR-Sensoren (extern)

Anwendungsbereiche
Einzelbüros
Großraumbüros
Klassenräume
Flure und Treppenhäuser
Parkhäuser

Anschlüsse
Netzanschluss und Schaltausgang

Betrieb
Sensoren können sowohl als Stand-Alone-Sensor als auch Master/Master-Sensoren vernetzt werden (max. 10 Sensoren insgesamt)

Montage
Sensoren gibt es als Unterputz- oder Aufputzvariante

Schaltbare HF-Sensoren (in der Leuchte)

Anwendungsbereiche
Flure und Treppenhäuser
Parkhäuser

Anschlüsse
Netzanschluss und Schaltausgang (in der Leuchte)

Betrieb
Leuchten mit integriertem schaltbaren HF-Sensor können als Stand-Alone-HF-Leuchte betrieben werden

Montage
Schaltbare HF-Sensoren werden immer in der Leuchte verbaut und müssen nur netzseitig angeschlossen werden

Funktionen

- System zur Energieeinsparung durch anwesenheits-abhängiges Schalten mit möglicher Zusatzeinsparung durch einstellbaren Schwellwert (kein Einschalten bei ausreichender Helligkeit)
- Unterschiedliche Sensorausführungen, extern (PIR) oder Leuchten intern (HF)
- Externe Sensorik: Sensorik kann einzeln betrieben werden oder im Master/Master-Betrieb vernetzt werden (max. 10 Sensoren)
- Einstellbare Werte mittels Infrarot-Fernbedienung

Produktintegration

Schaltbare Steuerungen sind optional in viele TRILUX Leuchten integrierbar. Ihr TRILUX Ansprechpartner berät Sie gern.

Alle Komponenten für die schaltbare oder manuelle Steuerung finden Sie auf Seite 793.





LiveLink Basic

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Basic	72 192 00	LiveLink Steuergerät mit 1 DALI-Linie (DALI-2) zur Ansteuerung von bis zu 20 Leuchten. Integrierter Sensor für Anwesenheitserfassung und tageslichtabhängige Regelung, Busspannungsversorgung und Bluetooth Schnittstelle zur Inbetriebnahme und Bedienung mit der LiveLink Basic App. Für den Deckeneinbau.
LiveLink Basic Zubehör		
LiveLink Basic ZDDS	72 193 00	Aufbaugehäuse für das LiveLink Basic

LiveLink WiFi / LAN DR

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink WiFi	65 654 00	LiveLink Steuergerät mit 1 DALI-Linie (DALI-2) zur individuellen Ansteuerung von bis zu 64 Leuchten und zusätzlich 64 Sensoren/Tastern. Integrierte Busspannungsversorgung mit max. 128mA und WLAN Modul zur Inbetriebnahme und Bedienung mit der LiveLink ONE® App und Netzwerkintegration. Längliche Bauform für den Einbau in Leuchten, mittels beiliegender Klemmabdeckung auch für eine unabhängige Montage in der Zwischendecke geeignet.
LiveLink LAN DR	78 615 00	LiveLink Steuergerät mit 1 DALI-Linie (DALI-2) zur individuellen Ansteuerung von bis zu 64 Leuchten und zusätzlich 64 Sensoren/Tastern. Integrierte Busspannungsversorgung mit max. 180mA und Ethernet-Schnittstelle zur Inbetriebnahme und Bedienung mit der LiveLink ONE® App und Netzwerkintegration. Bauform zur Hutschienenmontage im Schaltschrank.
LiveLink LAN DR Connect	78 951 00	LiveLink Steuergerät mit 1 DALI-Linie zur individuellen Ansteuerung von bis zu 64 Leuchten und zusätzlich 64 Sensoren/Tastern. Integrierte Busspannungsversorgung mit max. 180mA und Ethernet-Schnittstelle zur Inbetriebnahme und Bedienung mit der LiveLink ONE® App und Netzwerkintegration. Verbindung mehrerer LAN DR Connect zu einem größeren Netzwerk, z. B. in Sporthallen. Bauform zur Hutschienenmontage im Schaltschrank.
Starter Kits		
LiveLink Room Kit Comfort	65 662 00	LiveLink Systemkomponentenset bestehend aus einem LiveLink WiFi, einem IR Quattro HD Sensor und einem Tasterkoppler für den Aufbau eines raumbezogenen Lichtmanagement Systems mit automatischer Regelung und manuellem Zugriffspunkt.
LiveLink Room Kit Standard	65 661 00	LiveLink Systemkomponentenset bestehend aus einem LiveLink WiFi und einem IR Quattro HD Sensor für den Aufbau eines raumbezogenen Lichtmanagement Systems mit automatischer Regelung.
LiveLink WiFi Zubehör		
LiveLink ZREG	70 067 00	Hutschienenadapterset bestehend aus zwei Universal-Montagebügeln zur Montage des LiveLink Steuergerätes auf einer DIN Hutschiene.

LiveLink Premium

LiveLink Premium Server	73 220 00	LiveLink Premium Server zur Ansteuerung von bis zu 2.000 DALI Teilnehmern in Kombination mit LiveLink Premium Ethernet/DALI-Gateways. Bauform zur Hutschienenmontage im Schaltschrank. Separate DC-Spannungsversorgung.
LiveLink Premium Advanced Server	79 502 00	LiveLink Premium Server zur Ansteuerung von bis zu 5.000 DALI Teilnehmern in Kombination mit LiveLink Premium Ethernet/DALI-Gateways. Bauform zur Montage in 19 Zoll Rack-Schrank.
LiveLink Premium Server Kit 1	73 214 00	Das LiveLink Premium Server Kit 1 ist ein anschlussfertiges DALI-2 Lichtmanagementsystem vorinstalliert in einem Schaltschrank. Es besteht aus 1 LiveLink Premium Server und 1 Ethernet/DALI-Gateway sowie entsprechender Unterverteilungs- und Spannungsversorgungskomponenten. Mit dem Kit 1 können direkt bis zu 128 Leuchten zzgl. Sensoren sowie weitere Gateways angesteuert werden.
LiveLink Premium Server Kit 2	73 216 00	Das LiveLink Premium Server Kit 2 ist ein anschlussfertiges DALI-2 Lichtmanagementsystem vorinstalliert in einem Schaltschrank. Es besteht aus 1 LiveLink Premium Server und 3 Ethernet/DALI-Gateway sowie entsprechender Unterverteilungs- und Spannungsversorgungskomponenten. Mit dem Kit 2 können direkt bis zu 384 Leuchten zzgl. Sensoren sowie weitere Gateways angesteuert werden.
LiveLink Premium Server Kit 3	75 407 00	Das LiveLink Premium Server Kit 3 ist ein anschlussfertiges DALI-2 Lichtmanagementsystem vorinstalliert in einem Schaltschrank. Es besteht aus 1 LiveLink Premium Server und 4 Ethernet/DALI-Gateway sowie entsprechender Unterverteilungs- und Spannungsversorgungskomponenten. Mit dem Kit 3 können direkt bis zu 512 Leuchten zzgl. Sensoren sowie weitere Gateways angesteuert werden.
LiveLink Premium Server Kit 4	75 408 00	Das LiveLink Premium Server Kit 4 ist ein anschlussfertiges DALI-2 Lichtmanagementsystem vorinstalliert in einem Schaltschrank. Es besteht aus 1 LiveLink Premium Server und 5 Ethernet/DALI-Gateway sowie entsprechender Unterverteilungs- und Spannungsversorgungskomponenten. Mit dem Kit 4 können direkt bis zu 640 Leuchten zzgl. Sensoren sowie weitere Gateways angesteuert werden.
LiveLink Premium Server Kit 5	75 409 00	Das LiveLink Premium Server Kit 5 ist ein anschlussfertiges DALI-2 Lichtmanagementsystem vorinstalliert in einem Schaltschrank. Es besteht aus 1 LiveLink Premium Server und 6 Ethernet/DALI-Gateway sowie entsprechender Unterverteilungs- und Spannungsversorgungskomponenten. Mit dem Kit 5 können direkt bis zu 768 Leuchten zzgl. Sensoren sowie weitere Gateways angesteuert werden.
LiveLink Premium DALI Gateway 230V AC	77 788 00	LiveLink Premium Ethernet/DALI-Gateway zur individuellen Ansteuerung von bis zu 128 Leuchten und zusätzlich 128 Sensoren/Tastern. Integrierte Busspannungsversorgung mit max. 200mA pro Linie und Ethernet-Schnittstelle zur Netzwerkintegration. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.

LiveLink Premium Power Supply Server	73 221 00	Spannungsversorgung 24VDC max. 60 W zur Versorgung des LiveLink Premium Servers und Switches. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.
LiveLink Premium Power Supply Switch	73 222 00	Spannungsversorgung 24VDC max. 12 W zur Versorgung des LiveLink Premium Switches. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.
LiveLink Premium Switch 5-Port	73 223 00	Ethernet Switch mit 5 TP-RJ-45-Ports (100 Mbit/s) zur Verbindung von LiveLink Ethernet/DALI-Gateways mit dem LiveLink Premium Server. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.
LiveLink Premium Switch 8-Port	auf Anfrage	Ethernet Switch mit 8 TP-RJ-45-Ports (100 Mbit/s) zur Verbindung von LiveLink Ethernet/DALI-Gateways mit dem LiveLink Premium Server. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.
LiveLink Premium Extension Kit 1	73 217 00	Das LiveLink Premium Extension Kit 1 ist eine anschlussfertige Erweiterung für LiveLink Premium Server Systeme (DALI-2) vorinstalliert in einem Schaltschrank. Es besteht aus 3 Ethernet/DALI-Gateways sowie entsprechender Unterverteilungskomponenten. Mit dem Extension Kit 1 können direkt bis zu 384 Leuchten zzgl. Sensoren angesteuert werden.
LiveLink Premium Extension Kit 2	73 218 00	Das LiveLink Premium Extension Kit 2 ist eine anschlussfertige Erweiterung für LiveLink Premium Server Systeme (DALI-2) vorinstalliert in einem Schaltschrank. Es besteht aus 6 Ethernet/DALI-Gateways sowie entsprechender Unterverteilungskomponenten. Mit dem Extension Kit 2 können direkt bis zu 768 Leuchten zzgl. Sensoren angesteuert werden.

LiveLink Ecosystem (nutzbar für LiveLink WiFi / LAN DR und LiveLink Premium)

Bezeichnung	**TOC**	**Beschreibung**
DALI-2 Sensorik (CP1)		
SENSOR IR QUATTRO HD DA2 IPD UP 01	65 655 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Sensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. Radialer Erfassungsbereich bei 2,5 m - 3,5 m von 8 m x 8 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR DUAL HF DA2 IPD UP 01	65 656 00	DALI-2 Hochfrequenz (HF) Gangsensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. Erfassungsbereich bei 2,5 m - 3,5 m von 20 m x 3 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR DUAL US DA2 IPD UP 01	71 048 00	DALI-2 Ultraschall (US) Gangsensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. Erfassungsbereich bei 2,5 m - 3,5 m von 20 m x 3 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR HF 360 DA2 IPD UP 01	71 046 00	DALI-2 Hochfrequenz (HF) Sensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und kreisrunder Präsenzerkennung. Erfassungsbereich bei 2,5 m - 3,5 m von 12 m im Durchmesser; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR SINGLE US DA2 IPD UP 01	71 047 00	DALI-2 Ultraschall (US) Gangsensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. Erfassungsbereich bei 2,5 m - 3,5 m von 10 m x 3 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR US 360 DA2 IPD UP 01	71 049 00	DALI-2 Ultraschall (US) Sensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und kreisrunder Präsenzerkennung. Erfassungsbereich bei 2,5 m - 3,5 m von 6 m im Durchmesser; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
DALI-2 Sensorik (CP1) Zubehör		
SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01	65 657 00	Deckenanbauset zur Aufputz Montage, IP54
SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1	65 658 00	Sensor Ballschutzkorb
DALI-2 Sensorik (weitere)		
SENSOR IR MICRO DA2 IPD UP 01	69 063 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Sensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. Radialer Erfassungsbereich bei 2 m - 5 m von 4 m x 4 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR IR QUATTRO XS DA2 IPD UP 01	83 640 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Sensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. Radialer Erfassungsbereich bei 2,5 m - 4 m von 4 m x 4 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR IS 3360 MX HB DA2 IPD AP Q 01	67 810 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Highbay Sensor (Aufputz) zur kreisrunden Bewegungserkennung. Montagehöhe 4 m - 14 m, tangentialer Erfassungsbereich von 36 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR IS 345 MX HB DA2 IPD AP Q 01	67 811 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Highbay Gangsensor (Aufputz) zur Bewegungserkennung. Montagehöhe 4 m - 16 m, tangentialer Erfassungsbereich von 30 m x 4 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR LIGHT DUAL DA2 IPD AP 01	67 809 00	DALI-2 Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Regelung der Beleuchtungsanlage. Montagehöhe 2 m - 4 m, Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR PD4 GH DA2 IPD AP 01	94 153 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Highbay Sensor (Aufputz) zur ovalen Bewegungserkennung. Montagehöhe 5 m - 16 m, tangentialer Erfassungsbereich von 30 m x 19 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR TRUE PRESENCE DA2 IPD UP 01	96 422 00	DALI-2 Hochfrequenz (HF) Multi Sensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung, Präsenzerkennung und echte Präsenzerkennung. Erfassungsbereich Präsenzerkennung bei 2,5 m - 3,5 m von 15 m im Durchmesser, echte Präsenzerkennung von 9 m im Durchmesser; weitere Sensoren: Luftfeuchte, Luftdruck, CO_2, Temperatur; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR IS 345 DA2 IPD UP R 01	96 413 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Gangsensor (Unterputz) zur Lichtregelung Bewegungserkennung. Montagehöhe 2,5 m - 5 m, tangentialer Erfassungsbereich von 20 m x 4 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR IS 345 DA2 IPD AP R 01	96 412 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Gangsensor (Aufputz) zur Lichtregelung Bewegungserkennung. Montagehöhe 2,5 m - 5 m, tangentialer Erfassungsbereich von 20 m x 4 m; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
SENSOR IR 4360-24m DA2 IPD AP 01	96 414 00	DALI-2 Passiv Infrarot (PIR) Sensor (Aufputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. tangentialer Erfassungsbereich bei 2 m - 4 m von 24 m im Durchmesser; Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.
Bedienstellen		
LiveLink DALI PB4	65 652 00	Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu vier handelsüblichen potentialfreien Tastern. Funktion der Taster frei wählbar, Anschluss via DALI Leitung an ein LiveLink System.

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink RF Pushbutton Kit **Coming soon!**	99 277 00	LiveLink RF Pushbutton Kit beinhaltet ein DALI/EnOcean Gateway und ein EnOcean Funktaster (Einfach & Serienwippe). Einbindung von Funktastern in LiveLink. Programmierbar über LiveLink One.
Aktorik		
LMS DALI-2 RELAY **Coming soon!**	99 260 00	DALI-2 Schaltaktor zum schalten von schaltbaren Leuchten oder anderen schaltbaren Teilnehmern. Programmierbar über LiveLink One.
LMS DALI-2 RELAY DINRAIL **Coming soon!**	99 261 00	DALI-2 Schaltaktor für die Hutschiene, zum schalten von schaltbaren Leuchten oder anderen schaltbaren Teilnehmern. Programmierbar über LiveLink One.
Erweiterungen		
LMS DALI REPEATER / EXTENDER	83 661 00	DALI-Repeater & Extender für Deckeneinwurf oder Leuchteneinbau; Repeater Mode = Broadcast (max. 64 DALI-Teilnehmer); Extender Mode = Bidirektionale DALI Kommunikation (max. 64 DALI-Teilnehmer)
LMS DALI REPEATER / EXTENDER DINRAIL	83 634 00	DALI-Repeater & Extender für Hutschiene (DINRAIL); Repeater Mode = Broadcast (max. 64 DALI-Teilnehmer); Extender Mode = Bidirektionale DALI Kommunikation (max. 64 DALI-Teilnehmer)
Anbindung GLT		
LiveLink KNX Interface	auf Anfrage	Interface zur bidirektionalen Datenübertragung zwischen einem LiveLink System (LAN DR / Premium) und einem KNX-TP Gebäudenetzwerk. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.

LiveLink Retail / Casambi

SENSOR LIGA.AIR.SP.240 CAS UP 01 BLE	99 262 00	Casambi Passiv Infrarot (PIR) Sensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. Einbindung via Bluetooth in ein CASAMBI Netzwerk.
SENSOR AIM 1040W CAS 3PH 01 BLE	99 263 00	Casambi Stromschienensensor, weiß. Passiv Infrarot-Sensor (PIR) zum Einsatz an 3-Phasen-Stromschienen geeignet zur Erfassung von Bewegungen und zur Messung der Helligkeit.
SENSOR AIM 1040B CAS 3PH 05 BLE	99 264 00	Casambi Stromschienensensor, schwarz. Passiv Infrarot-Sensor (PIR) zum Einsatz an 3-Phasen-Stromschienen geeignet zur Erfassung von Bewegungen und zur Messung der Helligkeit.
SENSOR TRI 5DP 38rc CAS UP 01 BLE	99 266 00	Casambi Passiv Infrarot (PIR) Sensor (Unterputz) zur tageslichtabhängigen Lichtregelung und Präsenzerkennung. Montagehöhe 3 m. Einbindung via Bluetooth in ein CASAMBI Netzwerk.
LMS 3P MeshRepeater HOL 240V-AC wh BLE	99 267 00	Casambi Mesh-Repeater zum Einsatz an 3-Phasen-Stromschienen zur einfachen Erhöhung der BLE Reichweite und zur Umgehung von Störfaktoren, weiß.
LMS 3P MeshRepeater HOL 240V-AC bk BLE	99 268 00	Casambi Mesh-Repeater zum Einsatz an 3-Phasen-Stromschienen zur einfachen Erhöhung der BLE Reichweite und zur Umgehung von Störfaktoren, schwarz.
LMS FC MeshRepeater AIM 240V-AC BLE	99 269 00	Casambi Mesh-Repeater zum Einbau in einer Zwischendecke zur einfachen Erhöhung der BLE Reichweite und zur Umgehung von Störfaktoren.
LMS flush-mount PB4 BLE	99 270 00	Casambi Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu vier handelsüblichen potenzialfreien Tastern. Funktion der Taster frei wählbar.
LMS Wall Switch 4 button BLE	99 271 00	Casambi Taster, 4-fach, weiß. Energieautark, funktioniert ohne Batterien o. ä., speichert bis zu 4 Szenen, Gruppen, Leuchten und Funktionen
LMS Gateway 2Net HOL bl BLE	99 272 00	Casambi Remote Control - Fernwartungsgateway. Fernwartung weltweit (bis zu jeweils 250 Teilnehmer).
LMS TimeBackup 19h AIM BLE	99 273 00	Das Time-Backup Modul speichert bei Stromausfall 19 Stunden die Zeit von Szenen, Animationen, Datum, Wochentag, Sonnenauf- und untergang.
LMS Tri SR DALI 50mA 230V BLE	99 275 00	Casambi Wireless Modul, ermöglicht drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät. Kann in Casambi Systeme integriert werden. Garantierter Ausgangsstrom DALI 50mA.

LiveLink SwarmSens

LiveLink SwarmSens APC	94 118 00	Application Controller zum Schalten und Dimmen von max. 16 DALI-Leuchten via Bluetooth Low Energy (BLE). Inbetriebnahme via DIP-Schalter und Potentiometer an dem Controller und per LiveLink SwarmSens App.

Schaltbare Steuerungen

Schaltbare Sensoren (CP1)		
SENSOR IR QUATTRO HD ON/OFF MS UP 01	96 801 00	Schaltbarer Passiv Infrarot (PIR) Sensor (Unterputz) mit Schwellwertschalter und Präsenzerkennung. Radialer Erfassungsbereich bei 2,5 m - 3,5 m von 8 m x 8 m; Vernetzung von weiteren Sensoren möglich (max. 10 Sensoren).
Schaltbare Sensoren (CP1) Zubehör		
SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01	65 657 00	Deckenanbauset zur Aufputz Montage, IP54.
SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1	65 658 00	Sensor Ballschutzkorb.
Schaltbare Sensoren (weitere)		
SENSOR IS 345 MX HB ON/OFF MS AP 01	96 802 00	Schaltbarer Passiv Infrarot (PIR) Highbay Gangsensor (Aufputz) mit Schwellwertschalter und Bewegungserkennung. Montagehöhe 4 m - 16 m, tangentialer Erfassungsbereich von 30 m x 4 m; Vernetzung von weiteren Sensoren möglich (max. 10 Sensoren).
SENSOR IS 3360 MX HB ON/OFF MS AP 01	96 803 00	Schaltbarer Passiv Infrarot (PIR) Highbay Sensor (Aufputz) mit Schwellwertschalter und kreisrunder Bewegungserkennung. Montagehöhe 4 m - 14 m, tangentialer Erfassungsbereich von 36 m im Durchmesser; Vernetzung von weiteren Sensoren möglich (max. 10 Sensoren).
SENSOR IS 345 ON/OFF MS AP R 01	96 805 00	Schaltbarer Passiv Infrarot (PIR) Gangsensor (Aufputz) mit Schwellwertschalter und Bewegungserkennung. Montagehöhe 2,5 m - 5 m, tangentialer Erfassungsbereich von 20 m x 4 m; Vernetzung von weiteren Sensoren möglich (max. 10 Sensoren).
SENSOR IS 345 ON/OFF MS UP R 01	96 804 00	Schaltbarer Passiv Infrarot (PIR) Gangsensor (Unterputzputz) mit Schwellwertschalter und Bewegungserkennung. Montagehöhe 2,5 m - 5 m, tangentialer Erfassungsbereich von 20 m x 4 m; Vernetzung von weiteren Sensoren möglich (max. 10 Sensoren).

Manuelle Steuerungen

LMS DALI Poti		
LMS Dali Poti	58 432 00	DALI-Drehpoti zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung, Ansteuerung von max. 25 DALI-Teilnehmern (erweiterbar auf 50 Teilnehmer bei Parallelschaltung von zweitem DALI Poti), bis zu 4 Bedienstellen.
LMS DALI Repeater		
LMS DALI REPEATER / EXTENDER	83 661 00	DALI-Repeater & Extender für Deckeneinwurf oder Leuchteneinbau; Repeater Mode = Broadcast (max. 64 DALI-Teilnehmer) mit 1 Taster EIN/AUS/DIMM Bedienung.
LMS DALI REPEATER / EXTENDER DINRAIL	83 634 00	DALI-Repeater & Extender für Hutschiene (DINRAIL); Repeater Mode = Broadcast (max. 64 DALI-Teilnehmer) mit 1 Taster EIN/AUS/DIMM Bedienung.

INHALT GEBÄUDENAHES LICHT


848
Osido


850
Skeo Q-WD


856
Skeo R


862
Skeo Z


866
8841W


870
Invego

INHALT GEBÄUDENAHES LICHT

Bodeneinbauleuchten


796
Lutera


804
Altigo G2

Strahler


808
Faciella


818
Faciella Slim


824
Skeo Q-S

Pollerleuchten


828
8841


834
Skeo Q-B

Lichtstelen


838
ConStela 19


842
8841 LS

Wand- und Deckenleuchten


876
Pareda Slim


880
Skeo Pura


884
Skeo Square


888
Skeo Circ


892
Inveria


898
Altigo WD

Scheinwerfer


906
Lumena Plus

Mastleuchten



908
Lumega IQ N


910
Jovie


912
Lumantix

Lichtmanagement


914
LiveLink Outdoor



LUTERA. DAS KOMPLETTE SORTIMENT FÜR PERFEKTE INSZENIERUNG.

- Flexible Bodeneinbauleuchten-Familie mit drei Baugrößen, verschiedenen Lichtstrompaketen und Abstrahlcharakteristika
- Einfache Montage dank geringer Einbautiefe
- Intelligentes Dichtungskonzept für dauerhaft störungsfreien Betrieb
- Ideal zur attraktiven, individuellen Inszenierung von gebäudenahen Außenbereichen wie Fassaden, Objekte oder Flächen

www.trilux.com/lutera

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lutera





Lutera

Montageart
Outdoor Bodeneinbau

Montageort
Outdoor Boden mit Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
rotationssymmetrisch breit
rotationssymmetrisch eng
rotationssymmetrisch mittelbreit
asymmetrisch

Leuchtenlichtstrom
120 – 2.900 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
amber
blau
grün
rot

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz


Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar
Phasenanschnitt (ETD)
schaltbar (ET)

Zubehör
Abschlussgläser
Abschlussplatten
Bodeneinbaugehäuse
Dichtungen
Filter
Verbindungen

CE IP68

LUTERA 90






Bodeneinbaustrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 90

IP68

Bezeichnung	TOC	···ETD···		W	≈kg
LED					
• **8501RB2L/500-830 1G1···05**	63 769···	**···57**	500 lm	5	0,6
8501RB2L/500-840 1G1···05	63 770···	**···57**	500 lm	5	0,6
LED, Farbvarianten					
8501RB2l/120-blue 1G1···05	64 888···	**···57**	120 lm	8	0,6
8501RB2L/250-amber 1G1···05	64 890···	**···57**	250 lm	6	0,6
8501RB2L/250-red 1G1···05	64 889···	**···57**	250 lm	6	0,6
8501RB2L/400-green 1G1···05	64 891···	**···57**	400 lm	8	0,6

• IK10 650 °C




Bodeneinbaustrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 90

IP68


Bezeichnung	TOC	···ETD···		W	≈kg
LED					
• **8501RE1L/500-830 1G1···05**	63 767···	**···57**	500 lm	5	0,6
8501RE1L/500-840 1G1···05	63 768···	**···57**	500 lm	5	0,6
LED, Farbvarianten					
8501RE1L/120-blue 1G1···05	64 884···	**···57**	120 lm	8	0,6
8501RE1L/250-amber 1G1···05	64 886···	**···57**	250 lm	6	0,6
8501RE1L/250-red 1G1···05	64 885···	**···57**	250 lm	6	0,6
8501RE1L/400-green 1G1···05	64 887···	**···57**	400 lm	8	0,6

• IK10 650 °C



LUTERA 100






Bodeneinbaustrahler mit schwenkbarer, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 100

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8511RBS3L/850-830 1G1···**	63 787···	**···40**	850 lm	13	1,3
8511RBS3L/850-840 1G1···	63 786···	**···40**	850 lm	13	1,3
LED, Farbvarianten					
8511RBS3L/250-blue 1G1···	64 900···	**···40**	250 lm	14	1,3
8511RBS3L/500-amber 1G1···	64 902···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511RBS3L/500-red 1G1···	64 901···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511RBS3L/800-green 1G1···	64 903···	**···40**	800 lm	14	1,3

• IK10 650 °C




Bodeneinbaustrahler mit schwenkbarer, rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 100

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8511RES2L/1000-830 1G1···**	63 783···	**···40**	1.000 lm	13	1,3
8511RES2L/1000-840 1G1···	62 851···	**···40**	1.000 lm	13	1,3
LED, Farbvarianten					
8511RES2L/250-blue 1G1···	64 892···	**···40**	250 lm	14	1,3
8511RES2L/500-amber 1G1···	64 894···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511RES2L/500-red 1G1···	64 893···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511RES2L/800-green 1G1···	64 895···	**···40**	800 lm	14	1,3

• IK10 650 °C




Bodeneinbaustrahler mit schwenkbarer, rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 100

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8511RMS1L/1000-830 1G1···**	63 785···	**···40**	1.000 lm	13	1,3
8511RMS1L/1000-840 1G1···	63 784···	**···40**	1.000 lm	13	1,3
LED, Farbvarianten					
8511RMS1L/250-blue 1G1···	64 896···	**···40**	250 lm	14	1,3
8511RMS1L/500-amber 1G1···	64 898···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511RMS1L/500-red 1G1···	64 897···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511RMS1L/800-green 1G1···	64 899···	**···40**	800 lm	14	1,3

• IK10 650 °C




Bodeneinbaustrahler mit schwenkbarer, asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 100

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8511AM13/880-830 1G1···**	94 460···	**···40**	880 lm	13	1,3
8511AM13/915-840 1G1···	94 461···	**···40**	915 lm	13	1,3


• IK10 650 °C




LUTERA 200




08520PR



08520PQ



8521···



Bodeneinbaustrahler mit schwenkbarer, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 200

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8521RBS3L/1200-830 1G1···05**	63 794···	**···40**	1.200 lm	16	3,8
8521RBS3L/1350-840 1G1···05	63 793···	**···40**	1.350 lm	16	3,8
LED, Farbvarianten					
8521RBS3L/1000-green 1G1···05	64 915···	**···40**	1.000 lm	19	3,8
8521RBS3L/300-blue 1G1···05	64 912···	**···40**	300 lm	18	3,8
8521RBS3L/600-amber 1G1···05	64 914···	**···40**	600 lm	13	3,8
8521RBS3L/600-red 1G1···05	64 913···	**···40**	600 lm	13	3,8

• IK10 650 °C




Bodeneinbaustrahler mit schwenkbarer, rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 200

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8521RES2L/1500-830 1G1···05**	63 790···	**···40**	1.500 lm	16	3,8
8521RES2L/1650-840 1G1···05	43 310···	**···40**	1.650 lm	16	3,8
LED, Farbvarianten					
8521RES2L/1200-green 1G1···05	64 907···	**···40**	1.200 lm	19	3,8
8521RES2L/350-blue 1G1···05	64 904···	**···40**	350 lm	18	3,8
8521RES2L/750-amber 1G1···05	64 906···	**···40**	750 lm	13	3,8
8521RES2L/750-red 1G1···05	64 905···	**···40**	750 lm	13	3,8

• IK10 650 °C




Bodeneinbaustrahler mit schwenkbarer, rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 200

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8521RMS1L/1350-830 1G1···05**	63 792···	**···40**	1.350 lm	16	3,8
8521RMS1L/1500-840 1G1···05	63 791···	**···40**	1.500 lm	16	3,8
LED, Farbvarianten					
8521RMS1L/1200-green 1G1···05	64 911···	**···40**	1.200 lm	19	3,8
8521RMS1L/330-blue 1G1···05	64 908···	**···40**	330 lm	18	3,8
8521RMS1L/700-amber 1G1···05	64 910···	**···40**	700 lm	13	3,8
8521RMS1L/700-red 1G1···05	64 909···	**···40**	700 lm	13	3,8

• IK10 650 °C




Bodeneinbaustrahler mit schwenkbarer, asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 200

IP68


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8521AM13/1800-830 1G1···05**	94 462···	**···40**	1.800 lm	16	3,8
8521AM13/1800-840 1G1···05	94 463···	**···40**	1.800 lm	16	3,8

• IK10 650 °C







08520PR



08520PQ



8521···




Bodeneinbaustrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 200

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8521RE2R/1800-830 1G1···**	63 795···	**···40**	1.800 lm	20	3,8
8521RE2R/2000-840 1G1···	62 852···	**···40**	2.000 lm	20	3,8
8521RE2R/2400-830 1G1···	63 799···	**···40**	2.400 lm	26	3,8
8521RE2R/2900-840 1G1···	63 798···	**···40**	2.900 lm	26	3,8

• IK10 650 °C




Bodeneinbaustrahler mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 200

IP68

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8521RM2R/1800-830 1G1···**	63 797···	**···40**	1.800 lm	20	3,8
8521RM2R/2000-840 1G1···	63 796···	**···40**	2.000 lm	20	3,8
8521RM2R/2400-830 1G1···	63 801···	**···40**	2.400 lm	26	3,8
8521RM2R/2900-840 1G1···	63 800···	**···40**	2.900 lm	26	3,8

• IK10 650 °C



Abschlussgläser

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08510GR Glas rutschhemmend	43 322 00	Abschlussglas, rutschhemmend	0,1
08520GR Glas rutschhemmend	43 346 00	Abschlussglas, rutschhemmend	0,3

Abschlussplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08510PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch	43 317 00	Edelstahlabschlussplatte, quadratisch	0,5
08510PR Edelstahlabschlussplatte rund	43 316 00	Edelstahlabschlussplatte, rund	0,4
08520PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch	43 340 00	Edelstahlabschlussplatte, quadratisch	0,9
08520PR Edelstahlabschlussplatte rund	43 339 00	Edelstahlabschlussplatte, rund	0,6

Bodeneinbaugehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08501 ET	63 236 00	Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr	0,1
08501 ETE	63 782 00	Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. Erweiterte Bauform für einfache Kabelverlegung.	0,5
08511 ET	63 788 00	Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr.	0,2
08511 ETE	63 789 00	Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. Erweiterte Bauform für einfache Kabelverlegung.	0,5
08520ET Einbautopf	43 338 00	Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr	0,8

Dichtungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08510D Ersatzdichtung	43 314 00	Ersatzdichtung	0,1
08520D Ersatzdichtung	43 337 00	Ersatzdichtung	0,1


Filter



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Lutera 100 ZFM	70 054 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt. Für Bodeneinbaustrahler Lutera 100/8501···.	0,1
Lutera 200 ZFM	70 055 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt. Für Bodeneinbaustrahler Lutera 200/8511···.	0,1
Lutera 90 ZFM	70 053 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt. Für Bodeneinbaustrahler Lutera 90/8521···.	0,1

Verbindungen, Einbau

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08511 ZS Zubehör Strahler	70 981 00	Zur Verwendung der Bodeneinbauleuchte 8511··· als Anbaustrahler	0,1



ALTIGO G2. LICHTLINIE ZUR BELEUCHTUNG VON WEGEN UND FASSADEN.

- Dank verschiedener Längen, wählbarer Optiken und mehrerer Montagemöglichkeiten vielseitig einsetzbar
- Schmale, flache Bauform zur Installation an schwierig zugänglichen Stellen mit wenig Montageraum
- Robust und langlebig dank ausgewählter Materialien und hochwertiger Verarbeitung


www.trilux.com/altigobe

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/altigobe





Einbaugehäuse



Glas satiniert oder transparent

Altigo G2

Montageart
Outdoor Bodeneinbau

Montageort
Outdoor Boden mit Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch mittelbreit
rotationssymmetrisch breit
rotationssymmetrisch eng
rotationssymmetrisch mittelbreit
symmetrisch eng

Leuchtenlichtstrom
350 – 4.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
anthrazit

Zubehör
Anschlussbuchsen
Betriebsgeräte
Einbaugehäuse

IP67

ALTIGO G2 60






Dekorative Bodeneinbauleuchten in Baugröße 60

IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 60 WO GS AM15L/350-830**	72 569···	**···50**	350 lm	10,5	1,0
Altigo G2 60 WO GS AM15L/350-840	72 567···	**···50**	350 lm	10,5	1,0
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P	69 723···	**···50**	2.000 lm	18	1,0
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 WO RE1L/2000-830 1G1P	69 720···	**···50**	2.000 lm	18	1,0
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 WO RM3L/2000-830 1G1P	69 721···	**···50**	2.000 lm	18	1,0
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 WO GS SE7L/700-830 1G1P	69 722···	**···50**	700 lm	11	1,0

• IK05 650 °C






Dekorative Bodeneinbauleuchten in Baugröße 120

IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 120 WO GS AM15L/700-830**	72 570···	**···50**	700 lm	21	2,0
Altigo G2 120 WO GS AM15L/700-840	72 568···	**···50**	700 lm	21	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 WO RB17L/3800-830 1G1P	69 728···	**···50**	3.800 lm	36	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 WO RE1L/4000-830 1G1P	69 725···	**···50**	4.000 lm	36	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 WO RM3L/4000-830 1G1P	69 726···	**···50**	4.000 lm	36	2,0
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 WO GS SE7L/1300-830 1G1P	69 727···	**···50**	1.300 lm	22	2,0

• IK05 650 °C

Anschlussbuchsen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 Connector IP68	69 685 00	Schnellanschluss-System IP68	0,1
Altigo G2 Micro Connector IP68	69 684 00	Schnellanschluss-System IP68	0,1
Altigo G2 Mini Connector IP68	69 683 00	Schnellanschluss-System IP68	0,1

Betriebsgeräte




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
VE IP66 24V DC 20W ET	75 124 40	Externes 20 W Betriebsgerät IP66	0,3
VE IP66 24V DC 40W ET	72 326 40	Externes 40 W Betriebsgerät IP66	0,4
VE IP66 24V DC 60W ET	75 116 40	Externes 60 W Betriebsgerät IP66	0,4
VE IP66 24V DC 100W ET	75 121 40	Externes 100 W Betriebsgerät IP66	0,8
VE IP66 24V DC 130W ET	75 117 40	Externes 130 W Betriebsgerät IP66	0,5
VE IP66 24V DC 250W ET	75 122 40	Externes 250 W Betriebsgerät IP66	1,3

Einbaugehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 BE 120	69 682 00	Maße (L x B): 1262 mm x 59 mm, Höhe 46 mm	1,0
Altigo G2 BE 60	69 681 00	Maße (L x B): 662 mm x 59 mm, Höhe 46 mm	0,7




FACIELLA. EIN STRAHLER. DREI GRÖSSEN. ALLE MÖGLICHKEITEN.

- Erhältlich in drei Baugrößen inszeniert der leistungsfähige und energieeffiziente Faciella Strahler Objekte, Flächen und Gebäude unterschiedlicher Art und Größe in einem einheitlichen Design
- Verschiedene Lichtstrompakete und Ausstrahlwinkel ermöglichen die Lösung unterschiedlicher Beleuchtungsaufgaben und bieten so maßgeschneidertes Licht
- Lieferung mit anschlussfertigem Leuchtenkabel, die Leuchte muss bei der Montage nicht mehr geöffnet werden, dies vereinfacht und beschleunigt die Installation

www.trilux.com/faciella

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/faciella



Faciella

Montageart
Outdoor Mastanbau
Outdoor Richtmontage

Montageort
Boden ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
rotationssymmetrisch eng
rotationssymmetrisch breit
rotationssymmetrisch mittelbreit

Leuchtenlichtstrom
120 – 4.200 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K
amber
blau
grün
rot

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schaltbar (ET)

Zubehör
Blenden
Erdspieße
Filter
Mastanbindungen
Mastschellen

CE IP65




Justierbarer Schwenkwinkel



Geringer Installationsaufwand

FACIELLA 08






Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 80 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 08 RB1L/500-830 1G1···**	63 297···	**···40**	500 lm	6	1,1
Faciella 08 RB1L/500-840 1G1···	63 298···	**···40**	500 lm	6	1,1
LED, Farbvarianten					
Faciella 08 RB1L/120-blue 1G1···	64 942···	**···40**	120 lm	6	0,8
Faciella 08 RB1L/250-red 1G1···	64 943···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RB1L/250-amber 1G1···	64 944···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RB1L/400-green 1G1···	64 945···	**···40**	400 lm	6	0,8

• IK06 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 80 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 08 RE1L/500-830 1G1···**	63 293···	**···40**	500 lm	6	1,1
Faciella 08 RE1L/500-840 1G1···	63 294···	**···40**	500 lm	6	1,1
LED, Farbvarianten					
Faciella 08 RE1L/120-blue 1G1···	64 932···	**···40**	120 lm	6	0,8
Faciella 08 RE1L/250-red 1G1···	64 933···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RE1L/250-amber 1G1···	64 934···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RE1L/400-green 1G1···	64 935···	**···40**	400 lm	6	0,8

• IK06 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 80 mm


IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 08 RM1L/500-830 1G1···**	63 295···	**···40**	500 lm	6	1,1
Faciella 08 RM1L/500-840 1G1···	63 296···	**···40**	500 lm	6	1,1
LED, Farbvarianten					
Faciella 08 RM1L/120-blue 1G1···	64 937···	**···40**	120 lm	6	0,8
Faciella 08 RM1L/250-red 1G1···	64 938···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RM1L/250-amber 1G1···	64 939···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RM1L/400-green 1G1···	64 940···	**···40**	400 lm	6	0,8

• IK06 850 °C








Kompaktstrahler mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 80 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 08-A RB1L/500-830 1G1···**	71 132···	**···40**	500 lm	6	2,8
Faciella 08-A RB1L/500-840 1G1···	71 133···	**···40**	500 lm	6	2,8

• IK06 850 °C




Kompaktstrahler mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 80 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 08-A RE1L/500-830 1G1···**	71 134···	**···40**	500 lm	6	2,8
Faciella 08-A RE1L/500-840 1G1···	71 135···	**···40**	500 lm	6	2,8

• IK06 850 °C




Kompaktstrahler mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 80 mm

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 08-A RM1L/500-830 1G1···**	71 136···	**···40**	500 lm	6	2,8
Faciella 08-A RM1L/500-840 1G1···	71 137···	**···40**	500 lm	6	2,8

• IK06 850 °C



FACIELLA 15






Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 150 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 15 RB2L/850-830 1G1···**	63 303···	**···40**	850 lm	11	3,0
Faciella 15 RB2L/850-840 1G1···	63 304···	**···40**	850 lm	11	3,0
Faciella 15 RB2L/1650-830 1G1···	63 814···	**···40**	1.650 lm	21	3,0
Faciella 15 RB2L/1650-840 1G1···	63 815···	**···40**	1.650 lm	21	3,0
LED, Farbvarianten					
Faciella 15 RB2L/350-blue 1G1···	64 957···	**···40**	350 lm	25	5,2
Faciella 15 RB2L/800-red 1G1···	64 958···	**···40**	800 lm	18	5,2
Faciella 15 RB2L/800-amber 1G1···	64 959···	**···40**	800 lm	19	5,2
Faciella 15 RB2L/1300-green 1G1···	64 960···	**···40**	1.300 lm	26	5,2

• IK06 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 150 mm

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 15 RE2L/1000-830 1G1···**	63 299···	**···40**	1.000 lm	11	3,0
Faciella 15 RE2L/1000-840 1G1···	63 300···	**···40**	1.000 lm	11	3,0
Faciella 15 RE2L/2000-830 1G1···	63 810···	**···40**	2.000 lm	21	3,0
Faciella 15 RE2L/2200-840 1G1···	63 811···	**···40**	2.200 lm	21	3,0
LED, Farbvarianten					
Faciella 15 RE2L/500-blue 1G1···	64 947···	**···40**	500 lm	25	5,2
Faciella 15 RE2L/1000-red 1G1···	64 948···	**···40**	1.000 lm	18	5,2
Faciella 15 RE2L/1000-amber 1G1···	64 949···	**···40**	1.000 lm	19	5,2
Faciella 15 RE2L/1600-green 1G1···	64 950···	**···40**	1.600 lm	26	5,2

• IK06 850 °C



Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 150 mm


IP65



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 15 RM1L/1000-830 1G1···**	63 301···	**···40**	1.000 lm	11	3,0
Faciella 15 RM1L/1000-840 1G1···	63 302···	**···40**	1.000 lm	11	3,0
Faciella 15 RM1L/2000-830 1G1···	63 812···	**···40**	2.000 lm	16	3,0
Faciella 15 RM1L/2000-840 1G1···	63 813···	**···40**	2.000 lm	21	3,0
LED, Farbvarianten					
Faciella 15 RM1L/400-blue 1G1···	64 952···	**···40**	400 lm	25	5,2
Faciella 15 RM1L/900-red 1G1···	64 953···	**···40**	900 lm	18	5,2
Faciella 15 RM1L/900-amber 1G1···	64 954···	**···40**	900 lm	19	5,2
Faciella 15 RM1L/1400-green 1G1···	64 955···	**···40**	1.400 lm	26	5,2

• IK06 850 °C






Kompaktstrahler mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 150 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 15-A RB2L/850-830 1G1···**	71 140···	**···40**	850 lm	11	4,6
Faciella 15-A RB2L/850-840 1G1···	71 141···	**···40**	850 lm	11	4,6
Faciella 15-A RB2L/1650-830 1G1···	71 138···	**···40**	1.650 lm	21	4,6
Faciella 15-A RB2L/1650-840 1G1···	71 139···	**···40**	1.650 lm	21	4,6

• IK06 850 °C




Kompaktstrahler mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 150 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 15-A RE2L/1000-830 1G1···**	71 142···	**···40**	1.000 lm	11	4,6
Faciella 15-A RE2L/1000-840 1G1···	71 143···	**···40**	1.000 lm	11	4,6
Faciella 15-A RE2L/2000-830 1G1···	71 144···	**···40**	2.000 lm	21	4,6
Faciella 15-A RE2L/2200-840 1G1···	71 145···	**···40**	2.200 lm	21	4,6

• IK06 850 °C




Kompaktstrahler mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 150 mm

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 15-A RM1L/1000-830 1G1···**	71 146···	**···40**	1.000 lm	11	4,6
Faciella 15-A RM1L/1000-840 1G1···	71 147···	**···40**	1.000 lm	11	4,6
Faciella 15-A RM1L/2000-830 1G1···	71 148···	**···40**	2.000 lm	21	4,6
Faciella 15-A RM1L/2000-840 1G1···	71 149···	**···40**	2.000 lm	21	4,6

• IK06 850 °C



FACIELLA 20






Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 200 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 20 RB2L/3200-830 1G1···**	63 314···	**···40**	3.200 lm	43	6,2
Faciella 20 RB2L/3500-840 1G1···	63 315···	**···40**	3.500 lm	43	6,2
Faciella 20 RB1R/3800-830 1G1···	63 308···	**···40**	3.800 lm	41	6,6
Faciella 20 RB1R/4200-840 1G1···	63 309···	**···40**	4.200 lm	41	6,6
LED, Farbvarianten					
Faciella 20 RB2L/800-blue 1G1···	64 972···	**···40**	800 lm	52	6,1
Faciella 20 RB2L/1500-red 1G1···	64 973···	**···40**	1.500 lm	38	6,1
Faciella 20 RB2L/1600-amber 1G1···	64 974···	**···40**	1.600 lm	39	6,1
Faciella 20 RB2L/2500-green 1G1···	64 975···	**···40**	2.500 lm	55	6,1

• IK06 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 200 mm

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 20 RE1R/3800-830 1G1···**	63 306···	**···40**	3.800 lm	41	6,6
Faciella 20 RE1R/4200-840 1G1···	63 307···	**···40**	4.200 lm	41	6,6
Faciella 20 RE2L/4200-830 1G1···	63 310···	**···40**	4.200 lm	43	6,2
Faciella 20 RE2L/4200-840 1G1···	63 311···	**···40**	4.200 lm	43	6,2
LED, Farbvarianten					
Faciella 20 RE2L/900-blue 1G1···	64 962···	**···40**	900 lm	52	6,1
Faciella 20 RE2L/2000-red 1G1···	64 963···	**···40**	2.000 lm	38	6,1
Faciella 20 RE2L/2000-amber 1G1···	64 964···	**···40**	2.000 lm	39	6,1
Faciella 20 RE2L/3100-green 1G1···	64 965···	**···40**	3.100 lm	55	6,1

• IK06 850 °C



Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße Ø 200 mm

IP65



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Faciella 20 RM1L/3800-830 1G1···**	63 312···	**···40**	3.800 lm	43	6,2
Faciella 20 RM1L/3800-840 1G1···	63 313···	**···40**	3.800 lm	43	6,2
LED, Farbvarianten					
Faciella 20 RM1L/850-blue 1G1···	64 967···	**···40**	850 lm	52	6,1
Faciella 20 RM1L/1700-red 1G1···	64 968···	**···40**	1.700 lm	38	6,1
Faciella 20 RM1L/1700-amber 1G1···	64 969···	**···40**	1.700 lm	39	6,1
Faciella 20 RM1L/2800-green 1G1···	64 970···	**···40**	2.800 lm	55	6,1

• IK06 850 °C

Blenden



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 08 ZZB	69 044 00	Zylinderblende aus Aluminium	0,1
Faciella 15 ZZB	69 047 00	Zylinderblende aus Aluminium	0,2
Faciella 20 ZZB	69 050 00	Zylinderblende aus Aluminium	0,3

Erdspieße



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 08 ES	63 322 00	Faciella 08 Erdspieß	0,4
Faciella 15/20 ES	63 323 00	Faciella 15/20 Erdspieß	0,4

Filter




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 08 ZFM	69 043 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt	0,1
Faciella 15 ZFM	69 046 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt	0,2
Faciella 20 ZFM	69 049 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt	0,3

Mastanbindungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella MB 102	63 325 00	Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 102 mm	0,4
Faciella MB 60	63 324 00	Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 60 mm	0,4
Faciella MB 76	73 224 00	Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 76 mm	1,3

Mastschellen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0860MS	51 343 00	Mastschelle aus Edelstahl	0,7
Faciella MS	66 887 00	Mastschelle aus Edelstahl	0,6

Rillengläser



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 08 ZRG	69 042 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas	0,1
Faciella 15 ZRG	69 045 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas	0,2
Faciella 20 ZRG	69 048 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas	0,3



FACIELLA SLIM. STARKE LEISTUNG AUF KOMPAKTEM RAUM.

- Drei Baugrößen mit verschiedenen Abstrahlcharakteristika und Lumenpaketen
- Anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben gelingen mit spielerischer Leichtigkeit dank exzellenter Lichttechnik und -qualität
- Formschöner und extrem schlanker Strahler fügt sich optisch harmonisch in jede Umgebung ein

www.trilux.com/faciella-slim-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/faciella-slim-led

FACIELLA SLIM

STRAHLER





Faciella Slim

Montageart
Anbau
Outdoor Richtmontage

Montageort
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
rotationssymmetrisch eng
rotationsymmetrisch breit
rotationssymmetrisch mittelbreit
asymmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
1.000 – 7.600 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)


Zubehör
Blenden
Blendschutzraster
Erdspieße
Rillengläser

CE IP65

FACIELLA SLIM 23








Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 23

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 23 RM3R/1900-830 1G1···**	73 949···	**···51**	1.900 lm	27	2,5
Faciella Slim 23 RM3R/1900-840 1G1···	73 968···	**···51**	1.900 lm	27	2,5

• IK09 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 23

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 23 RE5R/1000-830 1G1···**	73 948···	**···51**	1.000 lm	27	2,5
Faciella Slim 23 RE5R/1000-840 1G1···	73 951···	**···51**	1.000 lm	27	2,5

• IK09 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 23

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 23 RB20R/2000-830 1G1···**	73 950···	**···51**	2.000 lm	27	2,5
Faciella Slim 23 RB20R/2000-840 1G1···	73 969···	**···51**	2.000 lm	27	2,5

• IK09 850 °C




FACIELLA SLIM 30










Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 30

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 30 RM3R/3600-830 3G1···**	73 953···	**···51**	3.600 lm	40	3,3
Faciella Slim 30 RM3R/3600-840 3G1···	73 956···	**···51**	3.600 lm	40	3,3

• IK10 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 30

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 30 RE5R/2000-830 3G1···**	73 952···	**···51**	2.000 lm	40	3,3
Faciella Slim 30 RE5R/2000-840 3G1···	73 955···	**···51**	2.000 lm	40	3,3

• IK10 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 30

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 30 RB20R/3800-830 3G1···**	73 954···	**···51**	3.800 lm	40	3,3
Faciella Slim 30 RB20R/3800-840 3G1···	73 957···	**···51**	3.800 lm	40	3,3

• IK10 850 °C




Kompaktstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 30

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 30 AM17R/2600-830 1G1···**	73 958···	**···51**	2.600 lm	40	3,3
Faciella Slim 30 AM17R/2600-840 1G1···	73 959···	**···51**	2.600 lm	40	3,3

• IK10 850 °C




FACIELLA SLIM 40










Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 40

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 40 RM3R/7300-830 6G1···**	73 961···	**···51**	7.300 lm	80	5,3
Faciella Slim 40 RM3R/7300-840 6G1···	73 964···	**···51**	7.300 lm	80	5,3

• IK10 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 40

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 40 RE5R/4100-830 6G1···**	73 960···	**···51**	4.100 lm	80	5,3
Faciella Slim 40 RE5R/4100-840 6G1···	73 963···	**···51**	4.100 lm	80	5,3

• IK10 850 °C




Kompaktstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 40

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 40 RB20R/7600-830 6G1···**	73 962···	**···51**	7.600 lm	80	5,3
Faciella Slim 40 RB20R/7600-840 6G1···	73 965···	**···51**	7.600 lm	80	5,3

• IK10 850 °C




Kompaktstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung in Baugröße 40

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED					
• **Faciella Slim 40 AM17R/5100-830 1G1···**	73 966···	**···51**	5.100 lm	80	5,3
Faciella Slim 40 AM17R/5100-840 1G1···	73 967···	**···51**	5.100 lm	80	5,3

• IK10 850 °C



Erdspieße



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 15/20 ES	63 323 00	Faciella Erdspieß	0,4

Blenden



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella Slim 23 ZB	85 093 00	Blende aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 23. Farbe schwarz.	0,9
Faciella Slim 30 ZB	85 097 00	Blende aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 30. Farbe schwarz.	1,4
Faciella Slim 40 ZB	85 101 00	Blende aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 40. Farbe schwarz.	2,8



Faciella Slim 23 ZZB	85 092 00	Zylinderblende aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 23. Farbe schwarz.	0,9
Faciella Slim 30 ZZB	85 096 00	Zylinderblende aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 30. Farbe schwarz.	1,3
Faciella Slim 40 ZZB	85 100 00	Zylinderblende aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 40. Farbe schwarz.	3,4

Blendschutzraster



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella Slim 23 ZBR	85 091 00	Blendschutzraster aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 23. Farbe schwarz.	0,4
Faciella Slim 30 ZBR	85 095 00	Blendschutzraster aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 30. Farbe schwarz.	0,8
Faciella Slim 40 ZBR	85 099 00	Blendschutzraster aus Aluminium. Für Leuchtentyp Faciella Slim 40. Farbe schwarz.	1,4

Rillengläser



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella Slim 23 ZRGE	85 090 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas. Für Leuchtentyp Faciella Slim 23. Farbe schwarz.	0,4
Faciella Slim 30 ZRGE	85 094 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas. Für Leuchtentyp Faciella Slim 30. Farbe schwarz.	0,8
Faciella Slim 40 ZRGE	85 098 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas. Für Leuchtentyp Faciella Slim 40. Farbe schwarz.	0,8





SKEO Q-S. GEBÄUDENAHE MÖGLICHKEITEN IM QUADRAT.

- Dank geradliniger Formensprache fügen sich die Leuchten perfekt in die Gebäudeumgebung ein und setzen dabei attraktive Akzente
- Trotzen durch hochwertiges Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und mit IP65 zuverlässig auch rauen Wetterbedingungen
- Funktionale Leuchtenfamilie ermöglicht es, den gesamten gebäudenahen Bereich in einer einheitlichen Designsprache zu beleuchten

www.trilux.com/skeoqs

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeoqs





Skeo Q-S

Montageart
Outdoor Richtmontage

Montageort
Boden ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
rotationssymmetrisch eng
rotationssymmetrisch breit
rotationssymmetrisch mittelbreit

Leuchtenlichtstrom
450 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schaltbar (ET)

CE IP65

SKEO Q-S1






Quadratischer Anbaustrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Skeo Q-S1 RB15L/450-730 1G1P···**	70 210···	**···40**	450 lm	7,5	1,0
Skeo Q-S1 RB15L/450-740 1G1P···	70 211···	**···40**	450 lm	7,5	1,0

• IK08 850 °C




Quadratischer Anbaustrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Skeo Q-S1 RE1L/450-730 1G1P···**	70 206···	**···40**	450 lm	7,5	1,0
Skeo Q-S1 RE1L/450-740 1G1P···	70 207···	**···40**	450 lm	7,5	1,0

• IK08 850 °C




Quadratischer Anbaustrahler mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Skeo Q-S1 RM1L/450-730 1G1P···**	70 208···	**···40**	450 lm	7,5	1,0
Skeo Q-S1 RM1L/450-740 1G1P···	70 209···	**···40**	450 lm	7,5	1,0

• IK08 850 °C



SKEO Q-S





8841. LEISTUNGSSTARK MIT STIL UND SMARTEN FUNKTIONEN.

- 8841 fügt sich dank des klassischen Designs harmonisch in die Gebäudeumgebung ein und setzt optische Akzente
- Die Multi-Lens-Technology (MLT[IQ]) garantiert selbst bei großen Lichtpunktabständen von bis zu 14 Metern eine normgerechte Ausleuchtung
- Smarte Zusatzfunktionen im Standrohr
- Bei Varianten mit einer 180°-Abschattung liegt der Anteil des Lichts, das nach hinten abgegeben wird, bei 0 %

www.trilux.com/8841

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/8841





8841

Montageart
Outdoor Standmontage

Montageort
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
rotationssymmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
700 – 850 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)


Zusatzausstattung
PIR-Sensorik

Zubehör
Erdstücke
Erdstück mit durchgehendem Standrohr
Standrohr mit Steckdose
Standrohr mit Sensor

CE IP65

8841






Poller-Kopfeinheiten mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA-Reflektor


IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **8841 AB14L/700-730 2G2···**	81 150···	**···51**	700 lm	7	2,5
8841 AB14L/850-740 2G2···	81 148···	**···51**	800 lm	7,5	2,5
8841 AB2L/700-730 2G2···	81 146···	**···51**	700 lm	7	2,5
8841 AB2L/850-740 2G2···	81 147···	**···51**	800 lm	7,5	2,5
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
8841 RB/800-730 G2···	81 149···	**···51**	800 lm	9	2,5
8841 RB/850-740 G2···	81 151···	**···51**	850 lm	9	2,5

• IK04 650 °C








Poller-Kopfeinheiten mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA-Reflektor und gezieltem Lichtaustritt durch 180°-Abschattung

IP65


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **8841 AB14L/A/700-730 2G2···**	85 771···	**···51**	700 lm	8,5	3,8
8841 AB14L/A/850-740 2G2···	85 772···	**···51**	850 lm	9,5	3,8
8841 AB2L/A/700-730 2G2···	85 769···	**···51**	700 lm	8,5	3,8
8841 AB2L/A/850-740 2G2···	85 770···	**···51**	850 lm	9,5	3,8
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
8841 RB/A/800-730 G2···	85 773···	**···51**	800 lm	17,5	3,8
8841 RB/A/850-740 G2···	85 774···	**···51**	850 lm	17,5	3,8

• IK04 650 °C




8841





Poller-Kopfeinheiten mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA-Reflektor zur Verwendung mit Standrohren mit integriertem Passiv-Infrarot-Sensor PIR

IP65



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **8841 AB14L/700-730 2G2···PIR**	85 781···	**···51**	700 lm	7	3,9
8841 AB14L/850-740 2G2···PIR	85 782···	**···51**	800 lm	7,5	3,9
8841 AB2L/700-730 2G2···PIR	85 779···	**···51**	700 lm	7	3,9
8841 AB2L/850-740 2G2···PIR	85 780···	**···51**	800 lm	7,5	3,9
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
8841 RB/800-730 G2···PIR	85 783···	**···51**	800 lm	9	3,9
8841 RB/850-740 G2···PIR	85 784···	**···51**	850 lm	9	3,9

• IK04 650 °C

Erdstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08800 Erdstück Leuchte	22 214 00	Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt	2,8

Kabelübergangskästen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0802KÜ/4 DALI	79 186 00	Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Länge 180 mm, Breite 82 mm, Höhe 66 mm.	0,2

Standrohre



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Standrohr 440	73 200 00	Standrohr für Pollerleuchte. Höhe 435 mm, Außendurchmesser 170 mm.	2,9
Standrohr 840	73 201 00	Standrohr für Pollerleuchte. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm.	4,6
Standrohr 840 S	73 198 00	Standrohr für Pollerleuchte. Mit Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm.	5,2
Standrohr 840 Ü	73 202 00	Standrohr für Pollerleuchte. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm.	5,0
Standrohr 840 Ü S	73 196 00	Standrohr für Pollerleuchte. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Mit Schutzkontakt-steckdose 230 V, 16 A. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm.	5,8
Standrohr 840 2xS	85 777 00	Standrohr für Pollerleuchte. Höhe 840 mm, Außendurchmesser 170 mm.	5,8
Standrohr 840 E500 T300 SAPA für KÜ/2	85 778 00	Standrohr für Pollerleuchte. Höhe 1340 mm, Außendurchmesser 170 mm.	13,0
Standrohr 840 KÜ/4 DALI	94 125 00	Standrohr für Pollerleuchte. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten. Geeignet zur Ausführung von Durchgangs-verdrahtungen. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm.	4,6
Standrohr 840 PIR LT	85 775 00	Standrohr für Pollerleuchte. Speziell zur Verwendung in Kombination mit Pollerkopf 8841···PIR. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm.	5,8
Standrohr 840 Ü m Lautspr FR 10 WP	88 971 00	Standrohr für Pollerleuchte. Mit integriertem, seewasserbeständigem Breitbandlautsprecher. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm.	5,0
Standrohr 8841-E-Ü 26	63 129 00	Standrohr für Pollerleuchte. Höhe 1.300 mm, Außendurchmesser 170 mm mit durchgehendem Erdstück und Tür.	6,8





SKEO Q-B. GEBÄUDENAHE MÖGLICHKEITEN IM QUADRAT.

- Dank geradliniger Formensprache fügen sich die Leuchten perfekt in die Gebäudeumgebung ein – und setzen dabei attraktive Akzente
- Trotzen durch hochwertiges Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und mit IP65 zuverlässig auch rauen Wetterbedingungen
- Funktionale Leuchtenfamilie ermöglicht es, den gesamten gebäudenahen Bereich in einer einheitlichen Designsprache zu beleuchten

www.trilux.com/skeoqb

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeoqb





Skeo Q-B

Montageart
Outdoor Standmontage

Montageort
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch mittelbreit

Leuchtenlichtstrom
300 – 700 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit


Betriebsart
schaltbar (ET)

Zubehör
Erdstücke
Standrohr mit Steckdose
Standrohr mit Sensor

CE IP65

SKEO Q-B1-15






Quadratische Pollerleuchten in Baugröße B1-15

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Skeo Q-B1-15-1 AM8R/300-730 1G1P···**	70 220···	**···40**	300 lm	6	1,4
Skeo Q-B1-15-1 AM8R/300-740 1G1P···	70 222···	**···40**	300 lm	6	1,4
Skeo Q-B1-15-2 AM8R/500-730 1G1P···	70 221···	**···40**	500 lm	6	1,4
Skeo Q-B1-15-2 AM8R/500-740 1G1P···	70 223···	**···40**	500 lm	6	1,4

• IK07 960 °C



SKEO Q-B1-50






Quadratische Pollerleuchten in Baugröße B1-50

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Skeo Q-B1-50-1 AM8R/700-730 1G1P···**	70 216···	**···40**	700 lm	10,5	2,3
Skeo Q-B1-50-1 AM8R/700-740 1G1P···	70 218···	**···40**	700 lm	10,5	2,3
Skeo Q-B1-50-2 AM8R/700-730 1G1P···	70 217···	**···40**	700 lm	10,5	2,3
Skeo Q-B1-50-2 AM8R/700-740 1G1P···	70 219···	**···40**	700 lm	10,5	2,3

• IK07 960 °C



SKEO Q-B1-80






Quadratische Pollerleuchten in Baugröße B1-80

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Skeo Q-B1-80-1 AM8R/700-730 1G1P···**	70 212···	**···40**	700 lm	10,5	3,1
Skeo Q-B1-80-1 AM8R/700-740 1G1P···	70 214···	**···40**	700 lm	10,5	3,1
Skeo Q-B1-80-2 AM8R/700-730 1G1P···	70 213···	**···40**	700 lm	10,5	3,1
Skeo Q-B1-80-2 AM8R/700-740 1G1P···	70 215···	**···40**	700 lm	10,5	3,1

• IK07 960 °C



Erdstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Skeo Q-B Erdstück Leuchte	70 980 00	Erdstück zur Befestigung der Leuchte im Erdreich	0,7

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.


CONSTELA

SCHÖNER. STÄRKER. SMARTER.

- Einzigartiges Design: Höchste ästhetische Verarbeitung ohne sichtbare Schrauben im Übergang der smarten Module
- Mehr als nur Licht: Strahler-, WLAN-, Kamera- und Lautsprechermodul im Standard
- Individuelle Konfiguration: zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten mit bis zu sechs smarten Modulen in einer Leuchte
- Flexibilität in der Montage: mit Aufbauhilfe und Möglichkeit einer 360°-Drehung der smarten Module bei der Installation
- Schnelle Verfügbarkeit der Standard-Varianten durch ein durchdachtes Logistikkonzept



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/constela





ConStela 19

Montageart
Outdoor Standmontage

Montageort
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
rotationssymmetrisch breit
rotationssymmetrisch tief
symmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
1.200 – 5.100 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
2.200 K
2.700 K
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
Smart Lighting Ready (SLR)

Zusatzausstattung
Leistungsreduzierung Steuerphase (LR)
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Zubehör
Abschirmungen
Kabelübergangskästen
Kaschierungen
Smart-Module
Standrohre

IP65 IP66

CONSTELA-KONFIGURATOR

JETZT SCHNELL UND EINFACH PLANEN!



IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL

Start der individuellen Konfiguration!

SCHRITTE	AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	
Standrohr		
– Höhe	**2**	3 m; 4 m
– Farbe		Farbe nach Wahl; standardmäßig DB 703 anthrazit
– Oberfläche	**2**	**Anti Graffiti, Seewasserbeschichtung**
– Befestigung	**2**	Erdstück; Flansch-platte
Leuchtenkopf		
– Lichtverteilung	**2**	
– Lichtstrom	**4**	1.800 lm; 2.200 lm; 4.200 lm; 5.100 lm
– Lichtfarbe / CRI	**2**	3.300 K; 4.000 K; CRI70
– PMMA	**2**	**Klar (bis max. 5.100 lm)** **Verlaufsbedruckung (bis max. 4.200 lm)**
– Schaltungsart	**2**	ETDD; SLR
Zusatzmodule	**9**	**Zwischenstück, Kameramodul, Lautsprecher, Strahler, WLAN-Modul, Gobo-Strahler, Beacon, Monitor und E-Ladestation**

Ready! Nach der Konfiguration kann das individuelle Produkt direkt angefragt werden.

www.trilux.com/constela-configurator

8841 LS. ELEGANTE LICHTSTELE FÜR REPRÄSENTATIVE AUFGABEN.

- Die Übergänge zwischen Standrohr und Leuchtenkopf sind bei der schlanken Lichtstele nahezu unsichtbar
- Dank innovativer MLT^{IQ}-Technologie lässt sich die Lichtwirkung über die Abstrahleigenschaften individuell an die Lichtbedürfnisse vor Ort anpassen
- Die Lichtstele ist sowohl mit 2,60 m als auch mit 3,60 m Höhe erhältlich
- Die 8841 LS ist Teil einer durchdachten Produktfamilie, die auch Poller- und Wandlösungen umfasst
- Zusätzlicher Schutz gegen Vandalismus bietet eine Version mit durchgehendem Endstück

www.trilux.com/8841LS



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/8841LS

8841 LS

LICHTSTELEN



8841 LS

Montageart
Outdoor Standmontage

Montageort
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
rotationssymmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
1.000 – 3.500 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 80.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schaltbar (ET)

Zubehör
Abschirmungen
Erdstücke


CE IP65



Komplette Familie, auch als Pollerleuchten erhältlich


8841LS-Ü 260





Lichtstelen mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Leuchtenhöhe 2.600 mm


IP65



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8841LS-Ü 260-AB2L/1000-730 2G2···**	81 103···	**···40**	1.000 lm	9	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/1000-740 2G2···	81 095···	**···40**	1.000 lm	8,5	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/1500-730 3G2···	81 104···	**···40**	1.500 lm	13,5	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/1500-740 3G2···	81 096···	**···40**	1.500 lm	12,5	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/1800-730 3G2···	81 105···	**···40**	1.800 lm	16,5	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/2200-730 3G2···	81 106···	**···40**	2.200 lm	20	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/2200-740 3G2···	81 097···	**···40**	2.200 lm	19	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/2400-730 3G2···	81 107···	**···40**	2.400 lm	23	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/2400-740 3G2···	81 098···	**···40**	2.400 lm	21	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/2600-730 3G2···	81 108···	**···40**	2.600 lm	25	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/2600-740 3G2···	81 099···	**···40**	2.600 lm	23	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/2900-730 3G2···	81 109···	**···40**	2.900 lm	28	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/2900-740 3G2···	81 100···	**···40**	2.900 lm	26	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/3200-730 3G2···	81 110···	**···40**	3.200 lm	32	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/3200-740 3G2···	81 101···	**···40**	3.200 lm	29	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/3500-730 3G2···	81 111···	**···40**	3.500 lm	34	25,9
8841LS-Ü 260-AB2L/3500-740 3G2···	81 102···	**···40**	3.500 lm	32	25,9


• IK04 650 °C





Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Leuchtenhöhe 2.600 mm

IP65




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8841LS-Ü 260-RB6L/1000-730 2G2···**	81 086···	**···40**	1.000 lm	9	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/1000-740 2G2···	81 078···	**···40**	1.000 lm	8,5	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/1500-730 3G2···	81 087···	**···40**	1.500 lm	13,5	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/1500-740 3G2···	81 079···	**···40**	1.500 lm	12,5	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/1800-730 3G2···	81 088···	**···40**	1.800 lm	16,5	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/2200-730 3G2···	81 089···	**···40**	2.200 lm	20	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/2200-740 3G2···	81 080···	**···40**	2.200 lm	19	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/2400-730 3G2···	81 090···	**···40**	2.400 lm	23	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/2400-740 3G2···	81 081···	**···40**	2.400 lm	21	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/2600-730 3G2···	81 091···	**···40**	2.600 lm	25	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/2600-740 3G2···	81 082···	**···40**	2.600 lm	23	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/2900-730 3G2···	81 092···	**···40**	2.900 lm	28	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/2900-740 3G2···	81 083···	**···40**	2.900 lm	26	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/3200-730 3G2···	81 093···	**···40**	3.200 lm	32	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/3200-740 3G2···	81 084···	**···40**	3.200 lm	29	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/3500-730 3G2···	81 094···	**···40**	3.500 lm	34	25,9
8841LS-Ü 260-RB6L/3500-740 3G2···	81 085···	**···40**	3.500 lm	32	25,9

• IK04 650 °C


8841LS-Ü 360





Lichtstelen mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Leuchtenhöhe 3.600 mm


IP65



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8841LS-Ü 360-AB2L/1000-730 2G2···**	81 137···	**···40**	1.000 lm	9	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/1000-740 2G2···	81 129···	**···40**	1.000 lm	8,5	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/1500-730 3G2···	81 138···	**···40**	1.500 lm	13,5	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/1500-740 3G2···	81 130···	**···40**	1.500 lm	12,5	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/1800-730 3G2···	81 139···	**···40**	1.800 lm	16,5	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/2200-730 3G2···	81 140···	**···40**	2.200 lm	20	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/2200-740 3G2···	81 131···	**···40**	2.200 lm	19	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/2400-730 3G2···	81 141···	**···40**	2.400 lm	23	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/2400-740 3G2···	81 132···	**···40**	2.400 lm	21	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/2600-730 3G2···	81 142···	**···40**	2.600 lm	25	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/2600-740 3G2···	81 133···	**···40**	2.600 lm	23	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/2900-730 3G2···	81 143···	**···40**	2.900 lm	28	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/2900-740 3G2···	81 134···	**···40**	2.900 lm	26	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/3200-730 3G2···	81 144···	**···40**	3.200 lm	32	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/3200-740 3G2···	81 135···	**···40**	3.200 lm	29	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/3500-730 3G2···	81 145···	**···40**	3.500 lm	34	34,3
8841LS-Ü 360-AB2L/3500-740 3G2···	81 136···	**···40**	3.500 lm	32	34,3

• IK04 650 °C





Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Leuchtenhöhe 3.600 mm

IP65



Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **8841LS-Ü 360-RB6L/1000-730 2G2···**	81 120···	**···40**	1.000 lm	9	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/1000-740 2G2···	81 112···	**···40**	1.000 lm	8,5	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/1500-730 3G2···	81 121···	**···40**	1.500 lm	13,5	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/1500-740 3G2···	81 113···	**···40**	1.500 lm	12,5	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/1800-730 3G2···	81 122···	**···40**	1.800 lm	16,5	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/2200-730 3G2···	81 123···	**···40**	2.200 lm	20	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/2200-740 3G2···	81 114···	**···40**	2.200 lm	19	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/2400-730 3G2···	81 124···	**···40**	2.400 lm	23	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/2400-740 3G2···	81 115···	**···40**	2.400 lm	21	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/2600-730 3G2···	81 125···	**···40**	2.600 lm	25	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/2600-740 3G2···	81 116···	**···40**	2.600 lm	23	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/2900-730 3G2···	81 126···	**···40**	2.900 lm	28	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/2900-740 3G2···	81 117···	**···40**	2.900 lm	26	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/3200-730 3G2···	81 127···	**···40**	3.200 lm	32	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/3200-740 3G2···	81 118···	**···40**	3.200 lm	29	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/3500-730 3G2···	81 128···	**···40**	3.500 lm	34	34,3
8841LS-Ü 360-RB6L/3500-740 3G2···	81 119···	**···40**	3.500 lm	32	34,3

• IK04 650 °C

Erdstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08800LS Erdstück Lichtstele	22 215 00	Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt	20,2

COMING SOON

OSIDO

LIGHT UP THE DARK SIDE




OSIDO. LIGHT UP THE DARK SIDE.

- Durch eine minimalistisch moderne Formensprache und ein intelligentes Gehäusekonzept ohne sichtbare Schrauben fügen sich die Leuchten harmonisch in das Gesamtbild ein
- Dank eines innovativen Montagesystems können Osido Leuchten bequem per Plug & Play von einer Person montiert werden
- Anwendungsspezifische MLT^{IQ}-Optiken leiten das Licht gezielt nur dorthin, wo es gewünscht und gebraucht wird

www.trilux.com/osido

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/osido







Osido

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung

Bauform
Quadratisch
Rechteckig
Rund
Oval

Abdeckung
Glas satiniert
PMMA-Abdeckwanne

Ausstrahlungscharakteristik
breit
breit-breit
breit-eng
eng
eng-eng

Leuchtenlichtstrom
bis 4.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
2.700 K
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit
auf Wunsch auch in Sonderfarben erhältlich

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)

Connectivity
Casambi-fähig

Zusatzausstattung
Notlichtüberwachungsbausteine

CE IP65



SKEO Q-WD. GEBÄUDENAHE MÖGLICHKEITEN IM QUADRAT.

- Dank geradliniger Formensprache fügen sich die Leuchten perfekt in die Gebäudeumgebung ein – und setzen dabei attraktive Akzente
- Trotzen durch hochwertiges Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und mit IP65 zuverlässig auch rauen Wetterbedingungen
- Funktionale Leuchtenfamilie ermöglicht es, den gesamten gebäudenahen Bereich in einer einheitlichen Designsprache zu beleuchten

www.trilux.com/skeoq

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeoq





Skeo Q-WD

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit
breit-breit
breit-eng
eng
eng-eng
eng-breit

Leuchtenlichtstrom
20 – 2.900 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70, Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

CE IP65

SKEO Q-D1






Kubische Deckenanbauleuchten in Bauform D1

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Q-D1 GS RB13R/400-730···**	69 274···	**···40**	400 lm	8	0,9
Skeo Q-D1 GS RB13R/450-740···	69 275···	**···40**	450 lm	8	0,9
Skeo Q-D1 GT RB14R/550-730···	69 268···	**···40**	550 lm	8	0,9
Skeo Q-D1 GT RB14R/600-740···	69 269···	**···40**	600 lm	8	0,9

• IK06 650 °C



SKEO Q-D2






Kubische Deckenanbauleuchten in Bauform D2

IP65


Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Q-D2 GS RB12R/2500-830···**	73 186···	**···51**	2.500 lm	27	2,8
Skeo Q-D2 GS RB12R/2600-840···	73 187···	**···51**	2.600 lm	27	2,8
Skeo Q-D2 GS RB14R/2800-830···	73 184···	**···51**	2.800 lm	27	2,8
Skeo Q-D2 GS RB14R/2900-840···	73 185···	**···51**	2.900 lm	27	2,8

• IK06 650 °C




SKEO Q-W1-D





Kubische Wandleuchten in Bauform W1 mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Q-W1-D GT AM4R/20-830···**	69 258···	**···40**	20 lm	4	0,8
Skeo Q-W1-D GT AM4R/20-840···	69 263···	**···40**	20 lm	4	0,8
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W1-D GT RB9R/90-830···	69 261···	**···40**	90 lm	4	0,8
Skeo Q-W1-D GT RB9R/100-840···	69 266···	**···40**	100 lm	4	0,8
Skeo Q-W1-D GS RB9R/200-730···	69 270···	**···40**	200 lm	8	0,8
Skeo Q-W1-D GS RB9R/200-740···	69 272···	**···40**	200 lm	8	0,8

• IK06 650 °C


SKEO Q-W1-DI





Kubische Wandleuchten in Bauform W1
mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65




Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Q-W1-DI GS RB9R-RB9R/400-730···**	69 271···	**···40**	400 lm	8	0,8
Skeo Q-W1-DI GS RB9R-RB9R/400-740···	69 273···	**···40**	400 lm	8	0,8
Skeo Q-W1-DI GT RB9R-RB9R/180-830···	69 262···	**···40**	180 lm	6	0,8
Skeo Q-W1-DI GT RB9R-RB9R/200-840···	69 267···	**···40**	200 lm	6	0,8
LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W1-DI GT AM4R-AM4R/40-830···	69 259···	**···40**	40 lm	6	0,8
Skeo Q-W1-DI GT AM4R-AM4R/40-840···	69 264···	**···40**	40 lm	6	0,8
LED, mit asymmetrisch eng / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W1-DI GT AM4R-RB9R/100-830···	69 260···	**···40**	100 lm	6	0,8
Skeo Q-W1-DI GT AM4R-RB9R/120-840···	69 265···	**···40**	120 lm	6	0,8

• IK06 650 °C

SKEO Q W2






Kubische Wandleuchten in Bauform W2 mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Q-W2 GT AB19R/760-830···**	72 330···	**···51**	760 lm	18,5	2,8
Skeo Q-W2 GT AB19R/800-840···	73 180···	**···51**	790 lm	18,5	2,8
LED, mit asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W2 GT AE2R/70-830···	72 327···	**···51**	70 lm	9	2,8
Skeo Q-W2 GT AE2R/70-840···	73 177···	**···51**	73 lm	9	2,8
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W2 GS RB18R/450-830···	72 332···	**···51**	450 lm	18,5	2,8
Skeo Q-W2 GS RB18R/500-840···	73 182···	**···51**	500 lm	18,5	2,8

• IK06 650 °C





Kubische Wandleuchten in Bauform W2 mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/900-830···**	72 333···	**···51**	900 lm	32	2,8
Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/950-840···	73 183···	**···51**	950 lm	32	2,8
LED, mit asymmetrisch breit / asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W2 GT AB19R-AB19R/1520-830···	72 331···	**···51**	1.520 lm	32	2,8
Skeo Q-W2 GT AB19R-AB19R/1600-840···	73 181···	**···51**	1.600 lm	32	2,8
LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W2 GT AE2R-AB19R/820-830···	72 329···	**···51**	820 lm	25	2,8
Skeo Q-W2 GT AE2R-AB19R/860-840···	73 179···	**···51**	860 lm	25	2,8
LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W2 GT AE2R-AE2R/140-830···	72 328···	**···51**	140 lm	15	2,8
Skeo Q-W2 GT AE2R-AE2R/290-840···	73 178···	**···51**	290 lm	15	2,8

• IK06 650 °C





SKEO R. LICHTBAUSTEIN FÜR EFFEKTVOLLE GEBÄUDE- UND WEGEBELEUCHTUNG.

- Breiter Gestaltungsspielraum bei der Erfüllung vielfältigster Beleuchtungsanforderungen dank verschiedener Lumenpakete
- Zahlreiche Abstrahlcharakteristika, zwei unterschiedliche Baugrößen sowie ein- oder zweifacher Lichtaustritt
- Reduziertes Design, das sich in die Umgebung einfügt
- Hochwertiges Aluminiumdruckgussgehäuse macht die Leuchte widerstandsfähig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse

www.trilux.com/skeor

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeor





Glas satiniert oder transparent



Vielfalt an Abstrahlcharakteristika

Skeo R

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
symmetrisch eng

Leuchtenlichtstrom
600 – 4.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
3.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schaltbar (ET)

CE IP65

SKEO R D1





Rechteckige Deckenanbauleuchten in Bauform D1

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo R D1 GS RB18R/600-730 1G1P···**	69 661···	**···40**	600 lm	11	1,3
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R D1 GT SE3R/750-730 1G1P···	69 657···	**···40**	750 lm	11	1,3

• IK05 650 °C



SKEO R D2





Rechteckige Deckenanbauleuchten in Bauform D2

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo R D2 GS RB18R/2500-730 1G1P···**	69 667···	**···40**	2.500 lm	27	3,7
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R D2 GT SE5R/2800-730 1G1P···	69 664···	**···40**	2.800 lm	27	3,7

• IK05 650 °C



SKEO R W1






Rechteckige Wandleuchten in Bauform W1 mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo R W1 GT AB18R/1600-730 1G1P···**	69 660···	**···40**	1.600 lm	23	1,3
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R W1 GS SE2R/700-730 1G1P···	69 662···	**···40**	700 lm	11	1,3
Skeo R W1 GT SE1R/900-730 1G1P···	69 658···	**···40**	900 lm	11	1,3

• IK05 650 °C




Rechteckige Wandleuchten in Bauform W1 mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng / symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo R W1 GS SE2R-SE2R/1500-730 1G1P···**	69 663···	**···40**	1.500 lm	23	1,3
Skeo R W1 GT SE1R-SE1R/1800-730 1G1P···	69 659···	**···40**	1.800 lm	23	1,3

• IK05 650 °C



SKEO R W2






Rechteckige Wandleuchten in Bauform W2 mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo R W2 GS SE2R/1800-730 1G1P···**	69 668···	**···40**	1.800 lm	19	3,7
Skeo R W2 GT SE4R/2000-730 1G1P···	69 665···	**···40**	2.000 lm	19	3,7

• IK05 650 °C




Rechteckige Wandleuchten in Bauform W2 mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung


IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng / symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo R W2 GS SE2R-SE2R/3500-730 1G1P···**	69 669···	**···40**	3.500 lm	38	3,7
Skeo R W2 GT SE4R-SE4R/4000-730 1G1P···	69 666···	**···40**	4.000 lm	38	3,7

• IK05 650 °C




-APOTHEKE
14
14a
Martin Gerke
Physiotherapie Gerke
Praxis für Podologie
APOTHEKE
Biolectra



SKEO Z. ZYLINDRISCH, PRAKTISCH, ATTRAKTIV.

- Optimale Anpassung an die jeweilige Beleuchtungsaufgabe durch die Wahl von Abstrahlwinkel, Lichtstrom und Lichtfarbe
- Aufwertung der Umgebung durch hohe Lichtqualität und elegantes Design
- Gleichzeitige hochwertige Beleuchtung im gebäudenahen Außenbereich – attraktive Inszenierung

www.trilux.com/skeo-z-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeo-z-led





Skeo Z

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
rotationssymmetrisch breit
rotationssymmetrisch eng

Leuchtenlichtstrom
500 – 2.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schaltbar (ET)

CE IP65

SKEO Z






Runde, dekorative Wandleuchten mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Z RB20R-RB20R/2000-830···**	73 914···	**···40**	2.000 lm	22	2,0
Skeo Z RB20R-RB20R/2000-840···	73 915···	**···40**	2.000 lm	22	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch eng / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Z RE5R-RB20R/1500-830···	73 916···	**···40**	1.500 lm	22	2,0
Skeo Z RE5R-RB20R/1500-840···	73 917···	**···40**	1.500 lm	22	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch eng / rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Z RE5R-RE5R/1000-830···	73 912···	**···40**	1.000 lm	22	2,0
Skeo Z RE5R-RE5R/1000-840···	73 913···	**···40**	1.000 lm	22	2,0

• IK08 650 °C




Runde, dekorative Wandleuchten mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Z RB20R/1000-830···**	73 910···	**···40**	1.000 lm	11	1,7
Skeo Z RB20R/1000-840···	73 911···	**···40**	1.000 lm	11	1,7
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Z RE5R/500-830···	73 908···	**···40**	500 lm	11	1,7
Skeo Z RE5R/500-840···	73 909···	**···40**	500 lm	11	1,7

• IK08 650 °C





8841W. LEISTUNGSSTARK MIT STIL.

- 8841W fügt sich dank des klassischen Designs harmonisch in die Gebäudeumgebung ein und setzt optische Akzente
- Modularer Leuchtenaufbau ermöglicht eine Umrüstung auf effizientere LED–Generationen
- Als Kurzpoller, Poller oder Wandleuchte lassen sich anspruchsvolle Projekte in einer einheitlichen Formensprache umsetzen

www.trilux.com/8841W



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/8841W





Komplette Familie

8841W

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
1.100 – 1.150 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schaltbar (ET)

CE IP65

8841W






Dekorative Wandleuchten

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **8841W-AB14L/700-730 2G2S SKI···**	71 152···	**···40**	1.100 lm	10	5,0
8841W-AB14L/850-740 2G2S SKI···	71 153···	**···40**	1.150 lm	10	5,0
8841W-AB2L/700-730 2G2S SKI···	71 150···	**···40**	1.100 lm	10	5,0
8841W-AB2L/850-740 2G2S SKI···	71 151···	**···40**	1.150 lm	10	5,0

• IK04 650 °C








INVEGO. DIE FILIGRANE WANDLEUCHTE FÜR AUSSEN UND INNEN.

- Invego ist in vier verschiedenen Bauformen – rund, quadratisch und rechteckig im Hoch- und Querformat – sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich
- Durch das intelligente Gehäusekonzept kann Invego wahlweise als Einbau- oder Anbauleuchte montiert werden. Das bietet hohen gestalterischen Freiraum
- Mit ihrem Variantenreichtum eignet sich die Invego Wandleuchte nicht nur für nahezu jeden Außenbereich – das attraktive Design macht sie auch zum geeigneten Kandidaten für Innenbereiche wie Treppenhäuser. Ideal für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte

www.trilux.com/invego-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/invego-led





Invego

Montageart
Anbau
Einbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand mit Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch mittelbreit

Leuchtenlichtstrom
133 – 423 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 90
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit


Betriebsart
schaltbar (ET)

Zubehör
Betoneingiessgehäuse
Betriebsgeräte

CE IP65

INVEGO CIRC W1






Designorientierte Aufbau- oder Einbauleuchten in runder Bauform W1

IP65


Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
• **Invego Circ W1 AM16L/170-930 1G1**	73 883···	**···50**	165 lm	5	1,0
Invego Circ W1 AM16L/170-940 1G1	73 884···	**···50**	172 lm	5	1,0

• IK08 650 °C



INVEGO CIRC W2






Designorientierte Aufbau- oder Einbauleuchten in runder Bauform W2

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Invego Circ W2 AM16L/320-930 1G1···**	73 885···	**···40**	329 lm	9,7	3,0
Invego Circ W2 AM16L/320-940 1G1···	73 886···	**···40**	317 lm	9,7	3,0

• IK08 650 °C



INVEGO REC W1






Designorientierte Aufbau- oder Einbauleuchten in horizontal rechteckiger Bauform W1

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Invego Rec W1 AM16L/420-930 1G1···**	73 889···	**···40**	422 lm	13	1,3
Invego Rec W1 AM16L/420-940 1G1···	73 890···	**···40**	423 lm	13	1,3

• IK08 650 °C



INVEGO SQUARE W1






Designorientierte Aufbau- oder Einbauleuchten in quadratischer Bauform W1

IP65


Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
• **Invego Square W1 AM16L/190-930 1G1**	73 879···	**···50**	187 lm	5	1,1
Invego Square W1 AM16L/190-940 1G1	73 880···	**···50**	182 lm	5	1,1

• IK08 650 °C



INVEGO SQUARE W2






Designorientierte Aufbau- oder Einbauleuchten in quadratischer Bauform W2

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Invego Square W2 AM16L/350-930 1G1···**	73 881···	**···40**	360 lm	9,7	1,9
Invego Square W2 AM16L/350-940 1G1···	73 882···	**···40**	338 lm	9,7	1,9

• IK08 650 °C



INVEGO VERTICAL W1






Designorientierte Aufbau- oder Einbauleuchten in vertikal rechteckiger Bauform W1

IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
• **Invego Vertical W1 AM16L/130-930 1G1**	73 887···	**···50**	136 lm	4,7	0,7
Invego Vertical W1 AM16L/130-940 1G1	73 888···	**···50**	133 lm	4,7	0,7

• IK08 650 °C



Beton-Eingießgehäuse aus Kunststoff



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Invego Circ W1 BE	73 894 00	Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte	0,3
Invego Circ W2 BE	73 895 00	Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte	0,7
Invego Rec W1 BE	73 897 00	Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte	0,7
Invego Square W1 BE	73 892 00	Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte	0,1
Invego Square W2 BE	73 893 00	Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte	0,8
Invego Vertical W1 BE	73 896 00	Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte	0,3

Betriebsgeräte



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
VE IP67 24V DC 10W ET	73 891 40	Externes 10 W Betriebsgerät IP67, schaltbar	0,1
VE IP20 24V DC 20W ET	75 137 40	Externes 20 W Betriebsgerät IP20, schaltbar	0,1
VE IP66 24V DC 40W ET	72 326 40	Externes 40 W Betriebsgerät IP66, schaltbar	0,4



PAREDA SLIM. FILIGRANE EINBAULEUCHTE FÜR GROSSE LICHTAKZENTE.

- Das Leuchtengehäuse ohne störende Schrauben verleiht der filigranen Wandeinbauleuchte ein harmonisches Erscheinungsbild
- Zwei verschiedene Farbtemperaturen und eine asymmetrische Abstrahlcharakteristik sorgen für eine akzentstarke Beleuchtung von gebäudenahen Bereichen
- Mit einer Einbautiefe von nur 72 mm eignet sich Pareda Slim für Bereiche, in denen ein wandbündiger Einbau erforderlich ist

www.trilux.com/pareda-slim-led

PAREDA SLIM

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/pareda-slim-led





Pareda Slim

Montageart
Einbau

Montageort
Outdoor Wand mit Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch mittelbreit

Leuchtenlichtstrom
100 – 110 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit


Betriebsart
schaltbar (ET)

Zubehör
Einbaugehäuse

CE IP65

PAREDA SLIM






Dekorative Wandeinbauleuchten für wandbündigen Einbau

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED					
• **Pareda Slim AM5L/100-830 1G1P···**	69 236···	**···40**	100 lm	5	0,5
Pareda Slim AM5L/110-840 1G1P···	69 237···	**···40**	110 lm	5	0,8

• IK07 960 °C



Einbaugehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Pareda Slim EG	69 238 00	Einbaugehäuse für Pareda Slim AM··· Wandeinbauleuchte IP65	0,2

PAREDA SLIM





SKEO PURA. FLACHE QUADRATE FÜR ATTRAKTIVE FASSADEN-BELEUCHTUNG.

- Flaches Design in quadratischer Optik für die Beleuchtung repräsentativer Fassaden
- Widerstandsfähig gegen Staub und Strahlwasser mit Schutzart IP65 durch beschichteten Aluminiumdruckguss-Körper
- Die homogen leuchtende Abdeckscheibe erzeugt eine angenehme und stimmungsvolle Lichtwirkung – ideal für repräsentative Bereiche

www.trilux.com/skeopura

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeopura





Skeo Pura

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
500 – 1.650 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit


Betriebsart
schaltbar (ET)

Zubehör
Hausnummernbeschriftung
Zubehörrahmen

CE IP65

SKEO PURA 26






Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchten in Baugröße 260 mm

IP65


Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Pura 26-RB8L/500-830 1G1P···**	68 862···	**···40**	500 lm	10	2,0
Skeo Pura 26-RB8L/600-830 1G1P···	68 864···	**···40**	600 lm	14	2,0
Skeo Pura 26-RB8L/600-840 1G1P···	68 863···	**···40**	600 lm	10	2,0
Skeo Pura 26-RB8L/750-840 1G1P···	68 865···	**···40**	750 lm	14	2,0

• IK07 650 °C



SKEO PURA 40






Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchten in Baugröße 400 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET···		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Skeo Pura 40-RB8L/1100-830 1G1P···**	68 858···	**···40**	1.100 lm	18	2,3
Skeo Pura 40-RB8L/1350-840 1G1P···	68 860···	**···40**	1.350 lm	18	2,3
Skeo Pura 40-RB8L/1500-830 1G1P···	68 859···	**···40**	1.500 lm	25	2,3
Skeo Pura 40-RB8L/1650-840 1G1P···	68 861···	**···40**	1.650 lm	25	2,3

• IK07 650 °C



Zubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Hausnummer Beschriftung Skeo Pura 26	72 585 00	Set zur Hausnummerbeschriftung für Anbauleuchten	0,3
Hausnummer Beschriftung Skeo Pura 40	72 586 00	Set zur Hausnummerbeschriftung für Anbauleuchten	0,3

Zubehörrahmen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Skeo Pura 26 ER	69 642 00	Ersatzrahmen mit Glas	0,7
Skeo Pura 40 ER	69 641 00	Ersatzrahmen mit Glas	1,0



SKEO SQUARE. MIT ECKEN UND KANTEN. OHNE KOMPROMISSE.

- Multilumen & Multicolor: Lichtfarbe und Lichtstrom können auch nachträglich über einen Schalter in der Leuchte schnell und einfach verändert werden. Das bietet ein hohes Maß an Flexibilität, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern
- DALI & HFS: Als DALI-Lösung können die Skeo Square Leuchten effizient gesteuert werden. Als HFS-Variante verfügt Skeo Square zusätzlich über einen in der Leuchte integrierten Bewegungsmelder. Auf Wunsch können die DALI-Leuchten auch schnell und einfach in LiveLink integriert und komfortabel gesteuert werden

www.trilux.com/skeo-square

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeo-square





Skeo Square

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
670 – 1.450 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Bewegungssensor
Multilumen
Multicolor

Zubehör
Hausnummernbeschriftung

CE IP65

SKEO SQUARE WD1






Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchten in Bauform WD1

IP65


Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
• **Skeo Square MultiLC WD1 1G1Y···**	78 678···		**···40**	670 lm - 1.000 lm	8,5 - 12	2,1
Skeo Square MultiLC WD1 1G1Y···	78 678···	**···51**		1.210 lm - 1.300 lm	17 - 17	2,1
Leuchtenkörper schwarz, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe, mit HF-Sensor						
Skeo Square MultiLC WD1 1G1Y···+ HFS	78 679···		**···40**	670 lm - 1.000 lm	9,5 - 13	2,1

• IK10 650 °C



SKEO SQUARE WD2






Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchten in Bauform WD2

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
• **Skeo Square MultiLC WD2 1G1Y···**	78 681···		**···40**	910 lm - 1.450 lm	9 - 13	4,0
Skeo Square MultiLC WD2 1G1Y···	78 681···	**···51**		1.670 lm - 1.800 lm	18 - 18	4,0
Leuchtenkörper schwarz, LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe, mit HF-Sensor						
Skeo Square MultiLC WD2 1G1Y···+ HFS	78 682···		**···40**	910 lm - 1.450 lm	10 - 14	4,0

• IK10 650 °C



Zubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Hausnummer Beschriftung Skeo Pura 26	72 585 00	Set zur Hausnummerbeschriftung für Anbauleuchten	0,3
Hausnummer Beschriftung Skeo Pura 40	72 586 00	Set zur Hausnummerbeschriftung für Anbauleuchten	0,3



SKEO CIRC. EINE RUNDE SACHE FÜR DEN GEBÄUDENAHEN BEREICH.

- Attraktive und robuste Outdoor-Leuchte für den gebäudenahen Bereich
- Klassische runde Formensprache und hohe Lichtqualität
- Sparsam durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- Lichtstrom und Lichtfarbe lassen sich auch nach der Montage mit wenigen Handgriffen per Schalter in den Leuchten regulieren

www.trilux.com/skeocirc

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeocirc

SKEO CIRC

WAND- UND DECKENLEUCHTEN





Für Decke/Wand innen oder außen

Skeo Circ

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Leuchtenlichtstrom
900 – 2.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit
weiß

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)


Zusatzausstattung
Bewegungssensor
Multilumen
Multicolor

Zubehör
Dekor-Abdeckungen

CE IP65


SKEO CIRC MULTILC WD1





Runde Wand- und Deckenanbauleuchten in Baugröße WD1

IP65




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper anthrazit, LED mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
• **Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···**	71 128···		**···40**	900 lm - 1.450 lm	9 - 13	1,8
Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···	71 128···	**···51**		1.700 lm - 1.800 lm	18 - 18	1,8
Leuchtenkörper anthrazit, LED mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe, mit HF-Sensor						
Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···+HFS	71 130···		**···40**	900 lm - 1.450 lm	10 - 14	1,8
Leuchtenkörper reinweiß, LED mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···E3	75 780···		**···40**	900 lm - 1.450 lm	9 - 13	1,8
Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···E3	75 780···	**···51**		1.700 lm - 1.800 lm	18 - 18	1,8
Leuchtenkörper reinweiß, LED mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe, mit HF-Sensor						
Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···+HFS E3	72 139···		**···40**	900 lm - 1.450 lm	10 - 14	1,8

• IK10 650 °C


SKEO CIRC MULTILC WD2





Runde Wand- und Deckenanbauleuchten in Baugröße WD2

IP65



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ET···		W	≈kg
Leuchtenkörper anthrazit, LED mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
• **Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···**	71 129···		**···40**	1.400 lm - 2.000 lm	14 - 20	3,1
Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···	71 129···	**···51**		2.050 lm - 2.100 lm	20 - 20	3,1
Leuchtenkörper anthrazit, LED mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe, mit HF-Sensor						
Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···+HFS	71 131···		**···40**	1.400 lm - 2.000 lm	15 - 21	3,1
Leuchtenkörper reinweiß, LED mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe						
Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···E3	75 781···		**···40**	1.400 lm - 2.100 lm	14 - 20	3,1
Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···E3	75 781···	**···51**		2.050 lm - 2.100 lm	20 - 20	3,1
Leuchtenkörper reinweiß, LED mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe, mit HF-Sensor						
Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···+HFS E3	75 782···		**···40**	1.400 lm - 2.000 lm	15 - 21	3,1

• IK10 650 °C

Dekor-Abdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Skeo Circ WD1 ZCF	71 598 00	Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben, Farbe anthrazit	1,8
Skeo Circ WD1 ZCF E3	78 505 00	Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben, Farbe reinweiß	1,8
Skeo Circ WD1 ZHF	71 596 00	Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsfläche mit vertikaler Mittelstrebe, Farbe anthrazit	1,8
Skeo Circ WD1 ZHF E3	78 503 00	Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsfläche mit vertikaler Mittelstrebe, Farbe reinweiß	1,8
Skeo Circ WD2 ZCF	71 599 00	Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben, Farbe anthrazit	3,1
Skeo Circ WD2 ZCF E3	78 506 00	Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben, Farbe reinweiß	3,1
Skeo Circ WD2 ZHF	71 597 00	Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsfläche mit vertikaler Mittelstrebe, Farbe anthrazit	3,1
Skeo Circ WD2 ZHF E3	78 504 00	Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsfläche mit vertikaler Mittelstrebe, Farbe reinweiß	3,1



INVERIA C. STARKE DOWNLIGHTS MIT HOHER SCHUTZART.

- Hochwertig und robust: Mit einem decken- und raumseitigen IP65 Rundum-Schutz eignet sich Inveria C perfekt für den Einsatz in überdachten Außenbereichen. Dabei sorgt der hohe Farbwiedergabeindex von CRI>80 für ausgezeichnete Sehverhältnisse und ein attraktives Ambiente. Für Betondecken ist zudem ein spezielles Einbaugehäuse als Zubehör erhältlich
- Konnektivität und Smartness: Als DALI-Variante lässt sich Inveria C schnell und einfach in ein Lichtmanagementsystem wie LiveLink Outdoor einbinden. Alternativ kann die Leuchte auch einfach über Casambi per Smartphone oder Tablet gesteuert werden

www.trilux.com/inveria

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/inveria





Inveria

Montageart
Einbau

Montageort
Outdoor Decke mit Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
rotationssymmetrisch breit
asymmetrisch mittelbreit
rotationssymmetrisch eng
rotationssymmetrisch mittelbreit

Leuchtenlichtstrom
900 – 3.900 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 60.000 h

Leuchtenfarbe
schwarz

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
Bluetooth Low Energy (ETBLE)
schaltbar (ET)


Connectivity
Casambi-fähig

Zubehör
Betoneingiessgehäuse
Ersatzteile
Fallsicherung

CE IP65


INVERIA C110





Einbau-Downlights für den Außenbereich in Bauform C110

IP65




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung							
• **Inveria C 110 AM19R/900-830 1G1P···**	77 681···			**···50**	900 lm	13	0,5
Inveria C 110 AM19R/900-830 1G1P···	83 576···	**···51**			900 lm	13	0,5
Inveria C 110 AM19R/950-840 1G1P···	77 685···			**···50**	950 lm	13	0,5
Inveria C 110 AM19R/950-840 1G1P···	83 580···	**···51**			950 lm	13	0,5
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 110 AM19R/900-830···+CAS	83 599···		**···63**		900 lm	13	0,5
Inveria C 110 AM19R/950-840···+CAS	83 603···		**···63**		950 lm	13	0,5
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 110 RB19R/1150-830 1G1P···	77 680···			**···50**	1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RB19R/1150-830 1G1P···	83 575···	**···51**			1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RB19R/1200-840 1G1P···	77 684···			**···50**	1.200 lm	13	0,5
Inveria C 110 RB19R/1200-840 1G1P···	83 579···	**···51**			1.200 lm	13	0,5
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 110 RB19R/1150-830···+CAS	83 598···		**···63**		1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RB19R/1200-840···+CAS	83 602···		**···63**		1.200 lm	13	0,5
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 110 RE6R/1150-830 1G1P···	77 678···			**···50**	1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RE6R/1150-830 1G1P···	83 573···	**···51**			1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RE6R/1200-840 1G1P···	77 682···			**···50**	1.200 lm	13	0,5
Inveria C 110 RE6R/1200-840 1G1P···	83 577···	**···51**			1.200 lm	13	0,5
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 110 RE6R/1150-830···+CAS	83 596···		**···63**		1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RE6R/1200-840···+CAS	83 600···		**···63**		1.200 lm	13	0,5
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 110 RM4R/1150-830 1G1P···	77 679···			**···50**	1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RM4R/1150-830 1G1P···	83 574···	**···51**			1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RM4R/1200-840 1G1P···	77 683···			**···50**	1.200 lm	13	0,5
Inveria C 110 RM4R/1200-840 1G1P···	83 578···	**···51**			1.200 lm	13	0,5
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 110 RM4R/1150-830···+CAS	83 597···		**···63**		1.150 lm	13	0,5
Inveria C 110 RM4R/1200-840···+CAS	83 601···		**···63**		1.200 lm	13	0,5

• IK07 960 °C


INVERIA C150





Einbau-Downlights für den Außenbereich in Bauform C150

IP65




Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung							
• **Inveria C 150 AM20R/2000-830 1G1P···**	77 689···			**···50**	2.000 lm	21	0,9
Inveria C 150 AM20R/2000-830 1G1P···	83 584···	**···51**			2.000 lm	24	0,9
Inveria C 150 AM20R/2050-840 1G1P···	77 693···			**···50**	2.050 lm	21	0,9
Inveria C 150 AM20R/2050-840 1G1P···	83 588···	**···51**			2.050 lm	24	0,9
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 150 AM20R/2000-830···+CAS	83 607···		**···63**		2.000 lm	24	0,9
Inveria C 150 AM20R/2050-840···+CAS	83 611···		**···63**		2.050 lm	24	0,9
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 150 RB20R/2200-830 1G1P···	77 688···			**···50**	2.200 lm	21	0,9
Inveria C 150 RB20R/2200-830 1G1P···	83 583···	**···51**			2.200 lm	24	0,9
Inveria C 150 RB20R/2300-840 1G1P···	77 692···			**···50**	2.300 lm	21	0,9
Inveria C 150 RB20R/2300-840 1G1P···	83 587···	**···51**			2.300 lm	24	0,9
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 150 RB20R/2200-830···+CAS	83 606···		**···63**		2.200 lm	24	0,9
Inveria C 150 RB20R/2300-840···+CAS	83 610···		**···63**		2.300 lm	24	0,9
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 150 RE7R/2200-830 1G1P···	77 686···			**···50**	2.200 lm	21	0,9
Inveria C 150 RE7R/2200-830 1G1P···	83 581···	**···51**			2.200 lm	24	0,9
Inveria C 150 RE7R/2300-840 1G1P···	77 690···			**···50**	2.300 lm	21	0,9
Inveria C 150 RE7R/2300-840 1G1P···	83 585···	**···51**			2.300 lm	24	0,9
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 150 RE7R/2200-830···+CAS	83 604···		**···63**		2.200 lm	24	0,9
Inveria C 150 RE7R/2300-840···+CAS	83 608···		**···63**		2.300 lm	24	0,9
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 150 RM4R/2200-830 1G1P···	77 687···			**···50**	2.200 lm	21	0,9
Inveria C 150 RM4R/2200-830 1G1P···	83 582···	**···51**			2.200 lm	24	0,9
Inveria C 150 RM4R/2300-840 1G1P···	77 691···			**···50**	2.300 lm	21	0,9
Inveria C 150 RM4R/2300-840 1G1P···	83 586···	**···51**			2.300 lm	24	0,9
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 150 RM4R/2200-830···+CAS	83 605···		**···63**		2.200 lm	24	0,9
Inveria C 150 RM4R/2300-840···+CAS	83 609···		**···63**		2.300 lm	24	0,9

• IK07 960 °C


INVERIA C210





Einbau-Downlights für den Außenbereich in Bauform C210

IP65



Bezeichnung	TOC	···ETDD···	···ETBLE···	···ET···		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung							
• **Inveria C 210 AM21R/3700-830 1G1P···**	77 697···			**···50**	3.700 lm	41	1,7
Inveria C 210 AM21R/3700-830 1G1P···	83 392···	**···51**			3.700 lm	42	1,7
Inveria C 210 AM21R/3900-840 1G1P···	77 701···			**···50**	3.900 lm	41	1,7
Inveria C 210 AM21R/3900-840 1G1P···	83 595···	**···51**			3.900 lm	42	1,7
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 210 AM21R/3700-830···+CAS	83 615···		**···63**		3.700 lm	41	1,7
Inveria C 210 AM21R/3900-840···+CAS	83 619···		**···63**		3.900 lm	41	1,7
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 210 RB22R/3100-830 1G1P···	77 696···			**···50**	3.100 lm	41	1,7
Inveria C 210 RB22R/3100-830 1G1P···	83 591···	**···51**			3.100 lm	42	1,7
Inveria C 210 RB22R/3200-840 1G1P···	77 700···			**···50**	3.200 lm	41	1,7
Inveria C 210 RB22R/3200-840 1G1P···	83 594···	**···51**			3.200 lm	42	1,7
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 210 RB22R/3100-830···+CAS	83 614···		**···63**		3.100 lm	41	1,7
Inveria C 210 RB22R/3200-840···+CAS	83 618···		**···63**		3.200 lm	41	1,7
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 210 RE7R/3100-830 1G1P···	77 694···			**···50**	3.100 lm	41	1,7
Inveria C 210 RE7R/3100-830 1G1P···	83 589···	**···51**			3.100 lm	42	1,7
Inveria C 210 RE7R/3200-840 1G1P···	77 698···			**···50**	3.200 lm	41	1,7
Inveria C 210 RE7R/3200-840 1G1P···	83 592···	**···51**			3.200 lm	42	1,7
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 210 RE7R/3100-830···+CAS	83 612···		**···63**		3.100 lm	41	1,7
Inveria C 210 RE7R/3200-840···+CAS	83 616···		**···63**		3.200 lm	41	1,7
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung							
Inveria C 210 RM5R/3100-830 1G1P···	77 695···			**···50**	3.100 lm	41	1,7
Inveria C 210 RM5R/3100-830 1G1P···	83 590···	**···51**			3.100 lm	42	1,7
Inveria C 210 RM5R/3200-840 1G1P···	77 699···			**···50**	3.200 lm	41	1,7
Inveria C 210 RM5R/3200-840 1G1P···	83 593···	**···51**			3.200 lm	42	1,7
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, mit Casambi-Modul							
Inveria C 210 RM5R/3100-830···+CAS	83 613···		**···63**		3.100 lm	41	1,7
Inveria C 210 RM5R/3200-840···+CAS	83 617···		**···63**		3.200 lm	41	1,7

• IK07 960 °C

Beton-Eingießgehäuse aus Kunststoff




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inveria C 150 BE	83 621 00	Beton-Eingießgehäuse aus Kunststoff. Für Leuchten der Baureihe Inveria C 150···.	0,8
Inveria C 210 BE	83 622 00	Beton-Eingießgehäuse aus Kunststoff. Für Leuchten der Baureihe Inveria C 210···.	1,2

Ersatzteile




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
VE Box IP66 1050mA ET	84 439 40	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 150 / C210···.	0,3
VE Box IP66 1050mA ETBLE +CAS	84 442 63	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 150 / C210···.	0,3
VE Box IP66 1050mA ETDD	84 440 51	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 150 / C210···.	0,3
VE Box IP66 300mA ET	77 702 40	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 110···.	0,3
VE Box IP66 300mA ETBLE +CAS	83 633 63	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 110···.	0,3
VE Box IP66 300mA ETDD	77 704 51	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 110···.	0,3
VE Box IP66 600mA ET	77 703 40	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 150 / C210···.	0,3
VE Box IP66 600mA ETBLE +CAS	84 441 63	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 150 / C210···.	0,3
VE Box IP66 600mA ETDD	77 705 51	Betriebsgerät als Ersatzteil. Für Leuchten der Baureihe Invera C 150 / C210···.	0,3

Fallsicherung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inveria Z Fangseil	83 623 00	Absturzsicherungsseil zur Befestigung an Leuchte und Decke	0,1




ALTIGO WD. LICHTLINIE ZUR BELEUCHTUNG VON WEGEN UND FASSADEN.

- Dank verschiedener Längen, wählbarer Optiken und mehrerer Montagemöglichkeiten vielseitig einsetzbar
- Schmale, flache Bauform zur Installation an schwierig zugänglichen Stellen mit wenig Montageraum
- Robust und langlebig dank ausgewählter Materialien und hochwertiger Verarbeitung

www.trilux.com/altigog2

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/altigog2





Altigo WD

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Decke mit Einbauöffnung
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand mit Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
symmetrisch eng
rotationssymmetrisch breit
rotationssymmetrisch eng
rotationssymmetrisch mittelbreit

Leuchtenlichtstrom
300 – 4.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h


Leuchtenfarbe
anthrazit

Zubehör
Anschlussbuchsen
Betriebsgeräte
Montagezubehör

CE IP65

ALTIGO G2 C 60






Dekorative Deckeneinbauleuchten in Baugröße 60

IP65


Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 C 60 SE6L/800-830 1G1P**	71 124···	**···50**	800 lm	10,5	1,0
Altigo G2 C 60 SE6L/800-840 1G1P	71 125···	**···50**	800 lm	10,5	1,0

• IK05 650 °C



ALTIGO G2 C 120






Dekorative Deckeneinbauleuchten in Baugröße 120

IP65


Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 C 120 SE6L/1650-830 1G1P**	71 126···	**···50**	1.650 lm	20,5	2,0
Altigo G2 C 120 SE6L/1650-840 1G1P	71 127···	**···50**	1.650 lm	20,5	2,0

• IK05 650 °C



ALTIGO G2 10






Dekorative Anbauleuchten in Baugröße 10

IP65


Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 10 RB17L/300-830 1G1P**	69 698···	**···50**	300 lm	3	0,3
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 10 RE1L/350-830 1G1P	69 695···	**···50**	350 lm	3	0,3
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 10 RM3L/350-830 1G1P	69 696···	**···50**	350 lm	3	0,3
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P	69 697···	**···50**	300 lm	3	0,3

• IK05 650 °C



ALTIGO G2 30






Dekorative Anbauleuchten in Baugröße 30

IP65


Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 30 RB17L/900-830 1G1P**	69 702···	**···50**	900 lm	9	0,6
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 30 RE1L/1000-830 1G1P	69 699···	**···50**	1.000 lm	9	0,6
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 30 RM3L/1000-830 1G1P	69 700···	**···50**	1.000 lm	9	0,6
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 30 SE6L/1000-830 1G1P	69 701···	**···50**	1.000 lm	9	0,6

• IK05 650 °C



ALTIGO G2 60






Dekorative Anbauleuchten in Baugröße 60

IP65


Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 60 RB17L/1800-830 1G1P**	69 710···	**···50**	1.800 lm	18	1,0
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 RE1L/2000-830 1G1P	69 707···	**···50**	2.000 lm	18	1,0
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 RM3L/2000-830 1G1P	69 708···	**···50**	2.000 lm	18	1,0
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 SE6L/1900-830 1G1P	69 709···	**···50**	1.900 lm	18	1,0

• IK05 650 °C



ALTIGO G2 90






Dekorative Anbauleuchten in Baugröße 90

IP65


Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 90 RB17L/2800-830 1G1P**	69 718···	**···50**	2.800 lm	27	1,5
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 90 RE1L/3000-830 1G1P	69 715···	**···50**	3.000 lm	27	1,5
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 90 RM3L/3000-830 1G1P	69 716···	**···50**	3.000 lm	27	1,5
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 90 SE6L/3000-830 1G1P	69 717···	**···50**	3.000 lm	27	1,5

• IK05 650 °C



ALTIGO G2 120






Dekorative Anbauleuchten in Baugröße 120


IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
• **Altigo G2 120 RB17L/3800-830 1G1P**	69 714···	**···50**	3.800 lm	36	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 RE1L/4000-830 1G1P	69 711···	**···50**	4.000 lm	36	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 RM3L/4000-830 1G1P	69 712···	**···50**	4.000 lm	36	2,0
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 SE6L/4000-830 1G1P	69 713···	**···50**	4.000 lm	36	2,0

• IK05 650 °C



Anschlussbuchsen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 Connector IP68	69 685 00	Schnellanschluss-System IP68	0,1
Altigo G2 Micro Connector IP68	69 684 00	Schnellanschluss-System IP68	0,0
Altigo G2 Mini Connector IP68	69 683 00	Schnellanschluss-System IP68	0,0

Betriebsgeräte



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
VE IP66 24V DC 20W ET	75 124 40	Externes 20 W Betriebsgerät IP66	0,3
VE IP66 24V DC 40W ET	72 326 40	Externes 40 W Betriebsgerät IP66	0,4
VE IP66 24V DC 60W ET	75 116 40	Externes 60 W Betriebsgerät IP66	0,4
VE IP66 24V DC 100W ET	75 121 40	Externes 100 W Betriebsgerät IP66	0,8
VE IP66 24V DC 130W ET	75 117 40	Externes 130 W Betriebsgerät IP66	0,5
VE IP66 24V DC 250W ET	75 122 40	Externes 250 W Betriebsgerät IP66	1,3

Einbaugehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 BE 120	69 682 00	Maße (L x B): 1262 mm x 59 mm, Höhe 46 mm	1,0
Altigo G2 BE 60	69 681 00	Maße (L x B): 662 mm x 59 mm, Höhe 46 mm	0,7

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 FF	69 694 00	Montagezubehör für Anbauleuchten Altigo G2	0,1
Altigo G2 FW100	69 693 00	Montagezubehör zur Wandabstandsmontage 100 mm für Anbauleuchten Altigo G2	0,1
Altigo G2 FW50	69 692 00	Montagezubehör zur Wandabstandsmontage 50 mm für Anbauleuchten Altigo G2	0,1

ALTIGO WD





LUMENA PLUS. ALLROUNDER ZUR FLEXIBLEN BELEUCHTUNG VON INDUSTRIEANLAGEN.

- Lumena Plus ist komplett vormontiert und kann ohne weiteres Zubehör an Wänden und Decken montiert werden. Das spart Zeit und Kosten und macht Lumena Plus besonders bedienungsfreundlich und flexibel in der Montage
- Lumena Plus ist offiziell von der IDA Dark Sky zertifiziert
- Nachhaltigkeit, die wirtschaftlich bleibt: Die gesteigerte Energieeffizienz minimiert den Energieverbrauch und CO2-Emissionen – und zwar dauerhaft und zuverlässig

www.trilux.com/lumena-plus

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lumena-plus





Lumena Plus

Montageart
Outdoor Mastaufsatz
Outdoor Richtmontage
Outdoor Anbau

Montageort
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung
Outdoor Maste
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
asymmetrisch mittelbreit
asymmetrisch tief

Leuchtenlichtstrom
2.200 – 200.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
2.200 K
2.700 K
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schalt- und dimmbar (DMX)

Connectivity
Smart Lighting Ready (SLR)

Zusatzausstattung
Leistungsreduzierung Steuerphase (LR)

Zubehör
Montagezubehör
Traversen
Wandbefestigungen

IP66



LUMEGA IQ N. WEGWEISEND.
BIS IN DIE ZUKUNFT.

- Schöne und smarte Städte haben einen cleveren Verbündeten: Die Lumega IQ N
- Ob Hauptstraße, Parkplatz oder Wohngebiet – die hochflexible Leuchtenfamilie bringt exzellentes Licht in jeden Anwendungsbereich
- Dabei fügt sich ihr konsequent minimalistisch-modernes Design harmonisch in jede Umgebung ein und topmoderne Technologien garantieren höchste Effizienz und Nachhaltigkeit
- Netzwerkfähig mit IoT-Schnittstellen ist die Lumega IQ N auch bestens für die Zukunft gerüstet

www.trilux.com/lumega-iq-led

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lumega-iq-led





Lumega IQ N

Montageart
Outdoor Mastansatz
Outdoor Mastaufsatz
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung

Lichtpunkthöhe
3 – 8 m
8 – 14 m

Montageort
Outdoor Maste
Anbau

Bauform
klein (Lumega IQN 50)
mittel (Lumega IQN 70)
groß (Lumega IQN 90)

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
symmetrisch breit
asymmetrisch für Fußgängerüberwege und Radwege

Leuchtenlichtstrom
1.000 – 29.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
2.200 K
2.700 K
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
Smart Lighting Ready (SLR)

Zusatzausstattung
Leistungsreduzierung Steuerphase (LR)
Leistungsreduzierung autark (LRA)
Multilumen (ML)
Constant Light Output (CLO)

Zubehör
Abschirmungen
Eck- und Mastbefestigungen
Ersatzgläser
Kabelübergangskästen
Mastaufsätze
Reduzierstücke
Wandbefestigungen

IP66

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

JOVIE

FLEXIBEL, FORMSCHÖN UND FIT FÜR DIE ZUKUNFT.

- 100 % Dark Sky – Nachhaltige und ökologische Außenbeleuchtung für einen Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung
- Zukunftssicher – Smart-Lighting-Ready-Variante (SLR) mit bis zu zwei nach Zhaga standardisierte Sockel für ein Lichtmanagementsystem und Sensoriken
- Attraktiv – Individualisierbare Abschlussscheibe
- Konfigurierbar



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/jovie





Jovie

Montageart
Outdoor Mastansatz
Outdoor Mastaufsatz
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung

Lichtpunkthöhe
3 – 8 m
6 - 14m

Montageort
Outdoor Maste
Anbau

Bauform
klein (Jovie 50)
groß (Jovie 70)

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
symmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
1.000 – 24.000 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
2.200 K
2.700 K
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Zusatzausstattung
Leistungsreduzierung Steuerphase (LR)
Multilumen (ML)
Constant Light Output (CLO)

Zubehör
Abschirmungen
Kabelübergangskästen
Mastaufsätze
Mastbefestigungen
Montagezubehör
Reduzierstücke
Wandbefestigungen

IP66


JOVIE-KONFIGURATOR

JETZT SCHNELL UND EINFACH PLANEN!



IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL

Start der individuellen Konfiguration!

SCHRITTE	AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	
Baugröße	**2**	**Jovie 50, Jovie 70**
Lichtverteilung	**8**	
Lichtstrom		**Jovie 50:** 1.000 lm … 6.800 lm **Jovie 70:** 6.800 lm … 24.000 lm **Multilumen:** 1.000 - 2.200 lm / 1.650 - 4.200 lm / 4.600 - 6.800 lm / 7.500 - 15.000 lm / 16.500 - 24.000 lm
Lichtfarbe / CRI	**4**	2.200 K / 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K / CRI70
Schaltungsart	**7**	LR / LRA / ET / ETDD / SLR1 / SLR2 / SLR3
Farbe	**7**	DB703 / DB702 / DB701 / RAL9006 / RAL9005 / RAL7043 / RAL7035
Anschlussleitung Länge	**6**	6 m / 8 m / 10 m / 12 m / 14 m / 16 m
Anschlussleitung UV-beständig	**2**	**Standard-Anschlussleitung (NYM), UV-beständige Silikon-Anschlussleitung**

Ready! Nach der Konfiguration stehen sämtliche Daten direkt zum Download bereit.

www.trilux.com/jovie-configurator



LUMANTIX. DEKORATIVE MASTLEUCHTE FÜR GANZHEITLICHE AUSSENBELEUCHTUNG.

- Multi-Lens-Technology (MLT^{IQ}) ermöglicht perfekte Ausleuchtung für unterschiedlichste Anwendungen
- Low Contrast Light-Technologie reduziert das Blendungsempfinden und sorgt so für besonders angenehme Sehverhältnisse im Außenbereich
- Constant Light Output (CLO) sorgt für gleichmäßigen Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer – für gleichbleibend gute Lichtqualität
- In der Smart-Lighting-Ready-Variante (SLR) besteht die Option, Smart-City-Funktionen via Zhaga standardisiertem Sockel zu integrieren
- Fügt sich harmonisch in moderne und klassische Umgebungen ein

www.trilux.com/lumantix

Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/lumantix





Lumantix

Montageart
Outdoor Mastaufsatz

Lichtpunkthöhe
3 – 6 m

Montageort
Outdoor Maste

Bauform
Zylinder
Pilz
Laterne
Kegel

Ausstrahlungscharakteristik
asymmetrisch breit
rotationssymmetrisch breit
symmetrisch breit

Leuchtenlichtstrom
1.000 – 3.800 lm

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
3.000 K
4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit

Betriebsart
schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
schaltbar (ET)

Connectivity
Smart Lighting Ready (SLR)

Zusatzausstattung
Leistungsreduzierung Steuerphase (LR)
Leistungsreduzierung autark (LRA)
Multilumen (ML)
Constant Light Output (CLO)

Zubehör
Abschirmungen
Kabelübergangskästen
Mastaufsätze
Reduzierstücke

IP65


TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.
OUTDOOR
LICHT-
MANAGEMENT
WENN INTELLIGENZ
ANS LICHT KOMMT.
TRILUX – Simplify Your Light
Intelligentes Lichtmanagement spart
Energie, reduziert den CO_2-Ausstoß und
bietet Licht zum richtigen Zeitpunkt.
JETZT INFORMIEREN!

LIVELINK OUTDOOR

LICHTMANAGEMENT OUTDOOR





LIVELINK OUTDOOR.
SMART CITY MEETS SMART LIGHTING.

Die Smart City ist die Stadt von morgen und übermorgen. Durch die vielfältigen Vorteile von Lichtmanagementsystemen für Außenbereiche, Konnektivität und Smart City-Anwendungen öffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Lichtmasten und Stelen helfen mit ihren Sensoren bei der Parkplatzsuche, sorgen für einen drahtlosen Internetzugang oder verfügen über kleine Bildschirme, die für das Stadtmarketing oder für City-Touren eingesetzt werden.



VORTEILE
LICHTMANAGEMENT OUTDOOR

Effizienz

Durch eine LED-Sanierung sinken die Energiekosten im Vergleich zu einer konventionellen Lösung um bis zu 74 Prozent. Noch größer sind die Potenziale, wenn die LED-Leuchten zu einem smarten System vernetzt werden. Mit Hilfe von Sensoriken und Dimmprofilen sinkt der Energieverbrauch insgesamt sogar um bis zu 80 Prozent. Gleichzeitig wird die Beleuchtung nur dann aktiv, wenn sie wirklich benötigt wird.




Volle Transparenz und Kontrolle

Die Einbindung des Beleuchtungsnetzwerkes in die Cloud ist mit wenigen Klicks erledigt und eröffnet eine Vielzahl weiterer Optionen. Unsere Cloud-Plattform bildet z. B. jeden einzelnen Lichtpunkt in einem digitalen Straßenplan ab. Das ermöglicht eine komfortable Steuerung und Überwachung der Lichtpunkte.



Leuchten gegen den Verkehrsinfarkt

Ein dringendes Anliegen in der Stadt von Morgen ist ein umweltfreundlicher Individualverkehr, am besten per E-Mobilität. Hier kann die Parkplatzbeleuchtung einen wertvollen Beitrag leisten. Die ConStela 19 ist bereits heute mit integrierter Ladestation für E-Mobile erhältlich. Zudem können smarte Leuchten auch das Parkraummanagement in Zukunft revolutionieren.



Eine Schnittstelle, unendliche Möglichkeiten

Besonders praktisch: Über die Zhaga-Schnittstellen lässt sich eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an IoT-Modulen in die Leuchten integrieren. Zu den Möglichkeiten zählen unter anderem Kameras bzw. 3D-Scanner zur Überwachung kritischer Bereiche, WLAN Router für ein freies öffentliches Netzwerk, Lautsprecher oder Umweltsensoriken.



LICHTMANAGEMENT LÖSUNGEN

LIVELINK-LÖSUNGEN IM ÜBERBLICK

	LiveLink Outdoor		LiveLink Outdoor (Casambi)	
				
			Leuchten Controller	Sportbox
Mögliche Anwendungsbereiche	Öffentliche Straßenbeleuchtung / Industrie	Öffentliche Straßenbeleuchtung	Gebäudenahe Beleuchtung, Wege und Plätze / Industrie	Sportstätten und Gebäude-Illumination
Art des Systems	Autark / webbasiert	Webbasiert	Autark / webbasiert	Autark / webbasiert
Anwesenheitserkennung	✓	✓	✓	✓
Lichtszenen	✓	✓	✓	✓
Sequenzen	✓	✓	✓	✓
Animation	–	–	✓	✓
Ansteuerung mehrerer Kanäle	bis zu 4	bis zu 8	bis zu 8	bis zu 2
Plug & Play-Funktion	✓	✓	✓	–
Cloud-Anbindung	✓	✓	möglich	möglich
Drahtlose Verbindung (Mesh/Funk)	Mesh / Funk	Mesh / Funk	Mesh / Funk	Mesh / Funk
Integrierte Kartenansicht	✓	✓	–	–
Steuerung über Taster	✓	✓	möglich	✓
Steuerung über App	–	✓	✓	✓
Schaltschranklösungen	✓	✓	–	–

DREI MÖGLICHE LICHTMANAGEMENTSYSTEME


SYSTEME IM ÜBERBLICK

	Sensor Einzellösung	**Autarkes System**	**Webbasiertes System**
Awendungen	Geeignet für einzelne, unabhängige Lichtpunkte	Empfohlen für kleinere Projekte wie z. B. Industrie- und Sportanlagen, Parkplätze und Straßenzüge	Empfohlen für größere Projekte wie z. B. Industrie- und Sportanlagen, Standorte mit hohem Verkehrsaufkommen, Wohngebiete und Parkplätze
Vorteile	Systemunabhängige Einzellösung für einzelne Lichtpunkte	Ideal für kleine Insellösungen, kostengünstige Einstiegsvariante, geschütztes sowie individuelles System, perfekt für Pilotanlagen geeignet	Ideal für große Anlagen, geschütztes sowie individuelles System, Echtzeitdaten, Statik- und Analyse-Möglichkeiten, Schaltschranklösung integrierbar
Funktionen	Bewegungserkennung und Dimmung, Konfiguration des Dimm-Levels	Gruppierung von Leuchten, individuelle Konfiguration jeder Leuchte	Gruppierung von Leuchten, individuelle Konfiguration jeder Leuchte, Benachrichtigungen zu Fehlermeldungen, Konfigurierung, Steuerung und Überwachung der Leuchten

ANWENDUNGSBEREICHE

ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG: LIVELINK PUBLIC

Eine intelligente Straßenbeleuchtung ist der Grundstein für eine Smart City. Durch eine gezielt eingesetzte Dimmung von LED-Leuchten (Konfiguration individuell nach Zeit, Helligkeit oder Bewegung) kann der Energieverbrauch enorm verringert werden – ohne auf Komfort und Sicherheit verzichten zu müssen. Zudem wird durch das Dimmen die Lebensdauer der Leuchten verlängert und damit ein wertvoller Beitrag zur Verringerung der Lichtemission geleistet.



Autark	vor Ort
Webbasiert	Zugriff über Browser
Mögliche Komponenten	M2M-Controller (integrierte SIM-Karte), Mesh-Controller, USB-Dongle, Sensoriken

SPORTSTÄTTEN: LIVELINK OUTDOOR SPORTS


Die LiveLink Sport Box wird in der Außenbeleuchtung für das intelligente und individuelle Steuern von Sportstättenbeleuchtungen eingesetzt. Dazu gehören z. B. Tennisplätze sowie Sport- und Fußballplätze. Die Konfiguration und Steuerung des Beleuchtungsnetzwerks erfolgt komfortabel über das Smartphone oder Tablet via Casambi App. So wird nur die Fläche beleuchtet, die benötigt wird, bspw. im Trainingsbetrieb die Hälfte des Sportplatzes oder die Beleuchtung zu 50 % gedimmt.



Autark	Vor Ort oder per Mobiltelefon, Tablet oder Taster
Mögliche Komponenten	LiveLink Sport Box L1 G2C (1 Fluter), LiveLink Sportbox L2 G2C (2 Fluter)

INNEN- UND GEBÄUDENAHE AUSSENBELEUCHTUNG: LIVELINK BLE

Sicherheit und Orientierung haben bei der Beleuchtung von z. B. Parkplätzen und Parkanlagen oberste Priorität. Deshalb müssen die hier eingesetzten Leuchten nicht nur mit höchster Lichtqualität überzeugen, sondern sich auch dauerhaft unter extremen Bedingungen bewähren. Und nicht nur das: Um den Betreibern die beste vernetzte ökologische Lösung bereitzustellen, empfiehlt TRILUX den Einsatz von LiveLink BLE. Das System steuert Licht für Sicherheit und Orientierung genau dann, wenn es benötigt wird.



Autark	Zugriff vor Ort
Webbasiert über Gateway möglich	Zugriff über App
Steuerung der Außenbeleuchtung	Sensoriken, Zhaga-basierte Leuchtencontroller
Steuerung der Innen- als auch Außenbeleuchtung	Zhaga-basierte Leuchtencontroller, Sensoriken, LiveLink Controller Casambi CBU-DCS

WEGE UND PLÄTZE: LIVELINK OUTDOOR

In jeder Stadt und Gemeinde gibt es Wege und Plätze, die trotz nur weniger Nutzung die ganze Nacht hindurch beleuchtet werden müssen. Bei diesen Anlagen herrscht große Diskrepanz zwischen Lichtangebot und Lichtbedarf, was unnötigen Energieverbrauch und vermeidbare Lichtemissionen bedeutet.



Autark	Zugriff vor Ort
Webbasiert	Zugriff über Browser
Mögliche Komponenten	M2M-Controller (integrierte SIM-Karte), Mesh-Controller, Zhaga-basierte Leuchtencontroller, USB-Dongle, Sensoriken

BELEUCHTUNG VON ARBEITSSTÄTTEN IM FREIEN: LIVELINK OUTDOOR

Die Beleuchtung von industriellen Arbeitsflächen ist ein wesentlicher Faktor, um die Sicherheit in Bereichen rund um die Industriehallen wie Lager- und Logistikflächen oder Werkstraßen zu gewährleisten. Neben den Verkehrswegen müssen auch Tore, Be- und Entladezonen sowie Parkplätze entsprechend ausgeleuchtet werden. Dazu gehören durchdachte Lichtlösungen, die Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und Besuchern nicht nur Sicherheit, sondern auch Orientierung bieten.



Autark	Zugriff vor Ort
Webbasiert	Zugriff über Browser
Mögliche Komponenten	M2M-Controller (integrierte SIM-Karte), Mesh-Controller, Zhaga-basierte Leuchtencontroller, Casambi DBU-DCS, USB-Dongle

LICHTMANAGEMENT IN ZUKUNFT NOCH EINFACHER

Mit LiveLink Outdoor lassen sich einzelne Lichtpunkte im Außen- und Stadtraum zu intelligenten Netzwerken verbinden. Die Lichtmanagementkomponenten können zum Beispiel über die Zhaga-Schnittstelle an die Leuchte via Plug & Play montiert werden, um eine Funkverbindung zwischen den Leuchten zu ermöglichen. Darüber lassen sich die Leuchten dann einfach konfigurieren, steuern und überwachen. Die Steuerung der Leuchten erfolgt selbstregulierend vor Ort im autarken Betrieb oder aus der Ferne über den webbasierten Betrieb. LiveLink Outdoor ermöglicht flexible und individuelle Steuerszenarien für die Beleuchtung, zum Beispiel nach Bewegungserkennung, Helligkeit, Zeit, Witterung oder Kriterien wie Verkehrsaufkommen.



Mögliche Zhaga-Varianten
SLR1: Zhaga-Sockel oberhalb
SLR2: Zhaga-Sockel oberhalb und unterhalb
SLR3: Zhaga-Sockel unterhalb



Controller
Die unter anderem Zhaga-basierten Leuchtencontroller können für verschiedenste Anwendungsbereiche, wie z. B. öffentliche Straßen, Parkplätze oder industrielle Außenbereiche eingesetzt werden. Die Komponenten bilden dabei ein Mesh-Netzwerk. So lassen sich die einzelnen Lichtpunkte zu einem intelligenten Netzwerk verbinden.



Sensoren
Die unter anderem Zhaga-basierten Sensoren mit PIR- oder Radartechnologie sind für verschiedenste Anwendungsbereiche wie z. B. Fahrradwege, Straßen oder Verladezonen geeignet.



SYSTEMHIGHLIGHTS

ENERGIEKOSTENEINSPARUNG UND KOMFORTGEWINN

Präzise gesteuertes Licht statt Dauerlicht – das reduziert die Energiekosten. Gleichzeitig steigt der Sehkomfort im Vergleich zu Nachtabsenkungen oder dem Abschalten jeder zweiten Leuchte.



UMWELTSCHUTZ UND DARK SKY

Weniger Lichtemission bewahrt den natürlichen Lebensraum von Flora und Fauna. Davon profitieren insbesondere Insekten, Zugvögel und nachtaktive Tiere. Zudem wird das unnötige Aufhellen des Himmels, die sogenannte Lichtverschmutzung, vermieden.




RESSOURCEN- UND KLIMASCHUTZ

Bedarfsgerechte Beleuchtung leistet einen Beitrag zum Klimaschutz, denn sie spart Energie und reduziert somit den CO_2-Ausstoß. Über 90 Prozent der CO_2-Emissionen werden im Betrieb der Leuchte erzeugt. Durch den Einsatz von Lichtmanagement können diese stark reduziert werden.



EINFACHE INSTALLATION UND FUNK-KOMMUNIKATION

LiveLink Outdoor kommuniziert per Funk. Einmal installiert, organisiert sich automatisch ein lokales Leuchten-Netzwerk. Tiefbaumaßnahmen sind nicht erforderlich.



VIELE STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

Mit LiveLink Outdoor können für wenig frequentierte Bereiche per Sensoren erfasste Umgebungsparameter (z. B. Helligkeit, Bewegung) sowie Tageszeit und Datum als Eingangsgrößen genutzt werden.



FLEXIBLE PROGRAMMIERUNG UND ANALYSETOOLS

Die Programmierung erfolgt in einer Software mit grafischer Bedienoberfläche. Hier können auch Anlagendaten ausgelesen und analysiert werden.



KONTAKTE

TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-0
info@trilux.de · www.trilux.com

Deutschland

Für alle Informationen rund ums Licht

Vertriebsregion Nord

Kompetenz-Center Hamburg
TRILUX Vertrieb GmbH
Lippeltstraße 1
D- 20097 Hamburg
Tel. +49 40 5305667-0
hamburg@trilux.de

Vertriebsregion Ost

Kompetenz-Center Leipzig
TRILUX Vertrieb GmbH
Walter-Köhn-Straße 4 A
D-04356 Leipzig
Tel. +49 341 600767-0
leipzig@trilux.de

Niederlassung Berlin
TRILUX Vertrieb GmbH
Walther-Nernst-Straße 1
D-12489 Berlin
Tel. +49 30 754499-0
berlin@trilux.de

Vertriebsregion Süd

Kompetenz-Center München
TRILUX Vertrieb GmbH
Carl-Zeiss-Ring 8-12
D-85737 Ismaning
Tel. +49 89 320987-0
muenchen@trilux.de

Niederlassung Nürnberg
TRILUX Vertrieb GmbH
Südwestpark 42
D-90449 Nürnberg
Tel. +49 911 800925-0
nuernberg@trilux.de

Vertriebsregion Süd-West

Kompetenz-Center Stuttgart
TRILUX Vertrieb GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 29
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 722078-0
stuttgart@trilux.de

Vertriebsregion West

Kompetenz-Center Köln
TRILUX Vertrieb GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 75
D-50829 Köln
Tel. +49 221 945347-0
koeln@trilux.de

Vertriebsregion Nord-West

Kompetenz-Center Arnsberg
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4
D-59759 Arnsberg · Hüsten
Tel. +49 2932 9696-0
arnsberg@trilux.de

Österreich

TRILUX-LEUCHTEN GmbH
Modecenterstraße 17
Business Park Marximum/
Unit 2/4. OG
A-1110 Wien
Tel. +43 1 8693538-0
wien@trilux.at
www.trilux.at

Schweiz

TRILUX AG
Bodenäckerstrasse 1
CH-8957 Spreitenbach
Tel. +41 56.4 19 66 66
marketing@trilux.ch
www.trilux.com

Ihre direkten Ansprechpartner für die Außenbeleuchtung

Kompetenz-Center Außenleuchten
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-9459
outdoor@trilux.de

Key Account Manager Outdoor
Sascha Held
Mobil +49 170 5759146
sascha.held@trilux.com

Lichtmanagement und Connectivity Außenbeleuchtung

Verkaufsgebiete Süd, Süd-West, West
Karsten Becker
Mobil +49 151 17110348
karsten.becker@trilux.com

Verkaufsgebiete Nord, Nord-West, Ost
Christian Hömberg
Mobil +49 151 19598329
christian.hoemberg@trilux.com

Vertriebsregion Nord

Verkaufsgebiet Niedersachsen
Claus Köhler
Mobil +49 151 17145801
claus.koehler@trilux.com

Verkaufsgebiet Niedersachsen
Michael Schanz
Mobil +49 151 17145797
michael.schanz@trilux.com

Verkaufsgebiete Schleswig-Holstein, Hamburg
Yannick Siehl
Mobil +49 160 2615970
yannick.siehl@trilux.com

Vertriebsregion Nord-West

Verkaufsgebiet Nordrhein-Westfalen
Daniel Dambowy
Mobil +49 151 17110312
daniel.dambowy@trilux.com

Verkaufsgebiet Nordrhein-Westfalen
Torsten Erk
Mobil +49 160 7198877
torsten.erk@trilux.com

Verkaufsgebiet Nordrhein-Westfalen
Jan-Niklas Hallmann
Mobil +49 151 19598328
jan-niklas.hallmann@trilux.com

Verkaufgebiet West

Verkaufsgebiete Rheinland-Pfalz, Saarland
Holger Diwo
Mobil +49 151 17110328
holger.diwo@trilux.com

Verkaufsgebiet Hessen
Jörg Haake
Mobil +49 151 17110350
joerg.haake@trilux.com

Verkaufsgebiet Ost

Verkaufsgebiete Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin
Yves Herpich
Mobil +49 151 17110345
yves.herpich@trilux.com

Verkaufsgebiete Mecklenburg-Vorpommern, Ostholstein
Michael Lübke
Mobil +49 151 17110344
michael.luebke@trilux.com

Verkaufsgebiete Sachsen, Thüringen
Richard Stein
Mobil +49 160 97202233
richard.stein@trilux.com

Vertriebsregion Süd

Verkaufsgebiet Bayern
Dietmar Ank
Mobil +49 151 17110352
dietmar.ank@trilux.com

Vertriebsregion Süd-West

Verkaufsgebiet Württemberg
Rainer Haag
Mobil +49 151 17110351
rainer.haag@trilux.com

Verkaufsgebiet Baden
Dominik Brenner
Mobil +49 151 17110326
dominik.brenner@trilux.com

Alle technischen Daten sowie die Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Leuchten sind z. T. mit Zubehör abgebildet, das separat bestellt werden muss. Objektabbildungen können Leuchten in Sonderausstattung zeigen. Dieser Katalog wurde umweltschonend auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.