



Jouplast®



Solutions Extérieures

● PARKING & ALLÉE
● JARDIN & TERRAIN

● TERRASSE DALLES
● TERRASSE BOIS



Sommaire

Nouveautés 2026.....	p. 04
Aménager un parking, un terrain ou une allée.....	p. 08
Aménager un jardin.....	p. 12
Aménager une terrasse en dallage.....	p. 16
Aménager une terrasse en bois.....	p. 22
Cahier technique.....	p. 28
Compatibilité des produits.....	p. 54
Besoin d'un conseil personnalisé.....	p. 56
Index.....	p. 58



Édito

Nous avons le plaisir de vous présenter ce nouveau catalogue 2026.

Toujours tourné vers l'innovation, celui-ci s'enrichit de nouveautés destinées à faciliter et améliorer la pose de nos produits. Nous restons fidèles à nos engagements écologiques ainsi qu'aux valeurs RSE récompensées par le label ECOVADIS. Vous trouverez en parcourant ces pages une large gamme de produits qui répondent assurément à vos projets des plus simples aux plus complexes.

Je vous souhaite une bonne lecture, avec l'espoir de vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos rêves.

Thierry CONVERT - Président

Notre démarche écologique



Innover dans le respect de l'humain et de l'environnement

Notre engagement pour un développement citoyen doit devenir le socle de nos métiers et guider nos décisions d'investissement, notre innovation produit, et notre management.

Les préoccupations envers l'environnement ont fait converger, dès 2008, de nombreuses réflexions sur des engagements d'entreprise pour un « DÉVELOPPEMENT DURABLE ».

Cela passe avant tout par une culture d'entreprise orientée vers une évolution des tendances. L'ensemble de notre gamme ne nécessite pas de lourds moyens d'installation, et ne laisse pas de traces sur l'environnement où ils sont installés.

Nous visons à proposer des produits évolutifs, sans impact environnemental dans leur installation et usages. Ils peuvent être retirés, remplacés, sans conséquences et tout autant perdurer dans le temps avec notre garantie 10 ans.

Cela passe également par une bonne éducation aux règles du recyclage.

10 GARANTIE ANS

ZÉRO DÉCHET



Nous ne produisons aucun déchet dans le traitement de nos pièces défectueuses. Elles sont rebroyées par nos propres moyens et réinjectées dans le cycle de production.

En utilisant de la matière recyclée dans notre cycle de production, et pour plus de 90% de notre gamme de produits, nous produisons 9 fois moins de CO2 que si on employait de la matière vierge.

En produisant avec de la matière recyclée, nous consommons 9 fois moins d'énergie non renouvelable qu'avec de la matière vierge.



Il convient d'agir ensemble dans cette responsabilité écologique et de se présenter garant d'une démarche durable pour les générations futures. Cela passe enfin par l'écoute active des préoccupations globales sur la gestion de l'eau.

Nous sommes engagés par nos gammes dans la lutte contre l'imperméabilisation des sols. Notre ambition rejoint celle des lois Climat et Résilience qui ont fixé l'objectif « Zéro Artificialisation Nette » favorisant l'infiltration des eaux pluviales et limitant les perturbations du cycle de l'eau.



Depuis 2019




TMP CONVERT prend soin de vérifier que l'ensemble de la matière utilisée pour les produits JOUPLAST® provient d'une filière

100% recyclée.

Notre société a cette année encore obtenu le label MORE label créé par la Fédération de la Plasturgie et des Composites (Mobilisés pour Recycler), qui atteste que nous utilisons de la matière plastique 100% recyclée, issue des filières textiles, dans notre production.



Nouveautés 2026



CONFIGURATEUR

Tous les produits Jouplast® réunis au sein du nouveau configurateur.

CHOISISSEZ VOTRE PROJET...

Nouvelle
ERGONOMIE




AMÉNAGER UNE ALLÉE
pavés, graviers, végétaux, mixte



AMÉNAGER UNE TERRASSE
dalles, bois naturel, composite, mixte



AMÉNAGER UN ESCALIER



ACCÉDEZ À LA
LISTE DE COURSES

ACCÉDEZ AUX
CONSEILS DE POSE

TROUVEZ UN REVENDEUR
PROCHE DE CHEZ VOUS



AMÉNAGER UNE TERRASSE EN BOIS



**REHAUSSE 10 MM
GAMME EASIO®**

P.49

Nouvelle hauteur de rehausse pour compléter la gamme EASIO®.

À NOTER : Superposable jusqu'à 4.

Nouveautés 2026

AMÉNAGER UNE TERRASSE EN DALLAGE



REHAUSSE 10 MM GAMME CLEMAN®

P.39

Nouvelle hauteur de rehausse pour compléter la gamme CLEMAN®.

À NOTER : Superposable jusqu'à 4.



Nouveau
conditionnement

PLOT ESSENTIEL DALLES

P.38

Nouveau conditionnement sous film et par 11 unités.

Disponible pour les hauteurs 40/60, 50/80, 80/140 et 140/230 mm.



CLIP DE FIXATION POUR FINITION CLIPSÉE PROFILDECK®

P.42

Nouvel accessoire permettant l'utilisation des profilés de finition clipsables Jouplast® avec la structure aluminium PROFILDECK®.

Compatible avec les 2 hauteurs de lambourde aluminium : 27 et 55 mm.



Aménager un parking, un terrain ou une allée

Conscients des enjeux environnementaux, nous privilégions des solutions alternatives aux matériaux non drainants comme le béton ou le goudron.

Nous développons des produits carrossables et fonctionnels, conçus pour les accès et les parkings, tout en favorisant une intégration plus naturelle dans le paysage.

Notre ambition : réconcilier aménagement extérieur et respect de l'environnement, en proposant des solutions durables, esthétiques et responsables.

L'OFFRE GLOBALE DES PLAQUES PERMÉABLES

JOULAST® p. 10

CAHIER TECHNIQUE p. 30



EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



Que ce soit en milieu paysager ou urbain, privé ou public, la consolidation des terrains est possible sans matériaux polluants.

L'OFFRE GLOBALE

de plaques perméables Jouplast®



CRÉER DES ESPACES EN PAVÉS

Urbanit® 3 / 6 pavés
6 cm



CRÉER DES ESPACES EN GRAVIER

Urbanit® gravier
6 cm



Urbangravel®
4 cm



Alveplac®
3 cm
FDES
Inies
Disponible également en blanc



CRÉER DES ESPACES EN VÉGÉTAUX

Urbanit® végétaux
6 cm



Greenplac®
4 cm



Face aux défis écologiques croissants, la loi Climat et Résilience fixe un cap ambitieux : **atteindre le Zéro Artificialisation Nette (ZAN)** d'ici 2050. Cette démarche vise à limiter l'imperméabilisation des sols, réduire les risques d'inondation et lutter contre les îlots de chaleur en milieu urbain.

Dans ce contexte, JOUPLAST® s'impose comme un acteur engagé, proposant des solutions innovantes pour des aménagements extérieurs respectueux du cycle naturel de l'eau.

Fabriquée en France à partir de matériaux 100 % recyclés, la gamme de plaques perméables de JOUPLAST® offre une réponse concrète aux exigences de perméabilisation des sols. Composée de plaques drainantes carrossables pour revêtements minéraux ou végétaux, cette gamme permet de créer des espaces esthétiques et fonctionnels tout en favorisant l'infiltration des eaux pluviales.

Nos solutions sont particulièrement adaptées aux parkings, voies d'accès, cheminements piétonniers ou encore allées de garage, répondant ainsi aux obligations réglementaires de la loi Climat et Résilience, notamment celle imposant depuis juillet 2023 la perméabilisation de 50 % des parkings ERP de plus de 500 m².

En misant sur l'innovation, la durabilité, la résistance et l'esthétique, JOUPLAST® accompagne les collectivités, les professionnels et les particuliers dans la transition écologique des espaces extérieurs.



Quelle plaque choisir selon votre projet ?

TYPE DE REVÊTEMENT	100 % GRAVIER		100% VÉGÉTAL		100% PAVÉS
HAUTEUR	4 cm	6 cm	4 cm	6 cm	6 cm
RÉSISTANCE (PLAQUE REMPLIE)	Jusqu'à 800 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 600 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Équivalente à la classe d'appellation T5 des pavés béton
NOS PRODUITS	Urbangravel®	Urbanit® gravier	Greenplac®	Urbanit® végétaux	Urbanit® pavés

100% gravier : Alveplac® - hauteur 3 cm

TYPE DE REVÊTEMENT	MIXTE PAVÉS / VÉGÉTAL	MIXTE PAVÉS / GRAVIER	MIXTE GRAVIER/ VÉGÉTAL		MIXTE GRAVIER/ VÉGÉTAL/PAVÉS
HAUTEUR	6 cm	6 cm	4 cm	6 cm	6 cm
RÉSISTANCE (PLAQUE REMPLIE)	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Urbangravel® : jusqu'à 800 T/m² Greenplac® : jusqu'à 600 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²
NOS PRODUITS	Urbanit® pavés + Urbanit® végétaux	Urbanit® pavés + Urbanit® gravier	Urbangravel® + Greenplac®	Urbanit® gravier + Urbanit® végétaux	Urbanit® pavés + Urbanit® gravier + Urbanit® végétaux

LES + PRODUIT



Surface praticable toute l'année.



Simplicité de pose.



Rendu immédiat.



Résistance aux UV et au gel.



Résistance aux températures entre -30°C et +60°C.



Infiltration des eaux pluviales.



Économique.



Diminution de l'effet îlot de chaleur.



Aspect esthétique.



Absorbe la dilatation.



Idéal pour tous les usages.



Conforme aux indications des dimensions parking*.



Faible entretien.



*selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement)

Aménager un jardin

L'offre Jouplast® dépasse la simple réalisation de terrasses sur plots : elle s'inscrit dans une vision globale de l'aménagement extérieur. Nous proposons des solutions pensées pour créer un jardin paysager moderne, en toute simplicité, sans gros travaux de terrassement ni engins lourds.

Grâce à des produits ingénieux et faciles à mettre en oeuvre, vous façonnez l'harmonie souhaitée tout en respectant l'environnement.

L'objectif : valoriser vos espaces extérieurs avec des solutions durables, esthétiques et responsables.

DÉLIMITER DES ZONES PAYSAGÈRES p. 14

CRÉER UN ESCALIER p. 15

CAHIER TECHNIQUE p. 36



EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



Créez en un clin d'œil votre jardin fleuri grâce aux bordures paysagères Delima® qui s'adaptent à toutes les formes. Un terrain en pente ? Une piscine hors-sol ? Grâce à l'escalier modulaire Modulesca®, accédez facilement à toutes les zones de votre jardin.

Delima® NOS BORDURES POUR DÉLIMITATION PAYSAGÈRE

Bordure de 2,40 m permettant de délimiter des zones de nature différente (pelouses, gravier, sable, pavés, béton...), d'offrir un appui solide et stable au béton désactivé et enrobé à froid et de créer des espaces paysagers bien délimités : allées, massifs, terrasses...



LES + PRODUIT

CAHIER TECHNIQUE P.36



Réalisation de courbes harmonieuses grâce à sa conception unique : pas d'effet facette.



Intégration parfaite avec l'environnement, 2 couleurs disponibles : vert ou gris.



Utilisation en courbe ou en ligne droite.



Système de jonction invisible et résistant à la courbure.



Pose rapide et facile avec système d'ancrage, d'assemblage et de verrouillage intégré.

8

pieux d'ancrage fournis.



Transport aisé : conditionné en longueur de 1,20 m.



Facilement découposable.



Sécurisant : matériau souple, peut être utilisé sur des aires de jeux.



Modulesca® L'ESCALIER MODULABLE

L'escalier modulable Modulesca® est constitué de modules s'ajustant les uns aux autres pour réaliser un escalier extérieur droit ou tournant. Une fois installé, l'escalier peut être habillé de bois, de céramique ou de dallage. En une demi-journée et avec seulement 2 outils, créer un escalier devient simple.



LES + PRODUIT

CAHIER TECHNIQUE P.37



Rapidité d'installation : ½ journée.



Facilité d'installation : 2 outils seulement (visseuse et niveau).



Réalisation sur des pentes jusqu'à 70%.



Personnalisable : bois, céramique, dallage.



3 axes et 3 fourchettes permettent de joindre 2 marches ou 2 modules pour élargir l'escalier.



Aménager une terrasse en dallage


Nous avons développé considérablement notre offre pour répondre à tous vos projets d'aménagement de terrasse en dallage, notamment en céramique.

**NOS PLOTS POUR AMÉNAGER
UNE TERRASSE EN DALLAGE** p. 18

LES AVANTAGES DE LA POSE SUR PLOTS p. 19

**LA POSE SUR PROFILDECK®
LAMBOURDE ALUMINIUM** p.20

CAHIER TECHNIQUE p.38



EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



Nos produits répondent à l'ensemble de vos contraintes de chantier : dalle béton ou terrain brut, pente, terrain mal nivelé ou irrégulier, sable...

NOS PLOTS

pour aménager une terrasse en dallage



Plots standards

POUR POSE SUR SOL PLAN RÉGULIER



Idéal pour la réalisation de terrasses extérieures à usage piéton en céramique, dallage, caillbotis.

Les plots standards s'utilisent sur **un sol plan régulier**, ne présentant pas de différence de niveau au-delà de 1,5%.

2 gammes



ESSENTIEL

Le meilleur rapport qualité prix pour réaliser une terrasse rapidement et de façon efficace.



CLEMAN®

Avec les plots Cleman®, préparez le chantier en pré-réglant les plots avec l'embout, puis **réglez la hauteur manuellement** avec l'écrou et ajustez la hauteur avec la **clé d'ajustement**.



Plots autonivelants

POUR POSE SUR SOL NON PLAN ET/OU IRRÉGULIER



Dotés d'une **tête montée sur pivot**, les plots autonivelants permettent **une pose sur un sol non plan et/ou irrégulier**, et/ou peuvent compenser des pentes jusqu'à 5%.

Idéal pour la réalisation de terrasse extérieure à usage piéton, en céramique, dallage, caillbotis.

LES AVANTAGES DE LA POSE SUR PLOTS JOUPLAST®


Composition d'un plot



ESSENTIEL + CLEMAN®
La **tête du plot** offre une surface d'appui > à 100 cm².

ESSENTIEL
4 écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose.

CLEMAN®
4 écarteurs de 4 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose.



ESSENTIEL + CLEMAN®
Embase au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, et doté de multi-perforations pour éviter la rétention d'eau (contre la putréfaction et les moustiques).

Surface d'appui : > à 300 cm² pour une bonne répartition des charges.

ESSENTIEL
Nouvelle forme : optimise le calage dans un angle ou contre un mur.

CLEMAN®
Forme carrée pour une pose en angle facilitée.



CLEMAN®
2 supports habillage intégrés sur le flasque.



ESSENTIEL + CLEMAN®
Écrou ergonomique unique 8 ergots pour un confort de réglage manuel millimétré.

Sa conception garantit un maintien de la hauteur, même en charge.



ESSENTIEL + CLEMAN®
Renforts pour une résistance accrue en compression.



ESSENTIEL + CLEMAN®
Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol.

CLEMAN®
3 possibilités de réglage avec :

- l'embout de vissage.
- l'écrou.
- la clé d'ajustement.

LES + PRODUIT



Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.



Mise en œuvre simple et rapide sans besoin de lourds travaux de terrassement.



Écarteurs sécables pour obtenir une tête lisse, idéale pour la pose décalée.



Permet le passage de câbles et de canalisations.



Favorise une bonne ventilation, l'évacuation de l'eau.



Évite la réalisation de joints : augmente la durée de vie de la terrasse.



Une large gamme couvrant des hauteurs de 8 à 470 mm sans interruption.



Une offre de produits associés complète (cf. tableau de compatibilité).



Des solutions uniques pour la finition latérale.



Forte résistance à l'écrasement, aux UV et au gel.



Conforme au DTU 43.1*.



10 GARANTIE ANS

CAHIER TECHNIQUE P.38 TABLEAU DE COMPATIBILITÉ P.54

* A l'exception des hauteurs 8/20 mm, 20/30 mm et 20/40 mm.

Profildeck® STRUCTURE ALUMINIUM POUR TERRASSE DALLE OU BOIS

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ AVEC PROFILDECK® !


Nous avons conçu une gamme innovante pour la réalisation de terrasses sur plots, permettant de mixer les revêtements selon vos envies : dalles, bois naturel et bois composite.



La structure Profildeck®, composée de lambourdes en aluminium et de ses accessoires, offre une solution imputrescible, économique et durable. Elle permet non seulement le mix de matériaux, mais aussi la pose de dalles grand format, de dalles format lame, et s'adapte à tous les sens de pose : droite, décalée, multiformats...

Profildeck® permet de répartir les charges de manière homogène, limitant ainsi l'impact d'un support irrégulier. C'est également la solution idéale pour l'aménagement des contours de piscine, grâce à sa résistance et son adaptabilité.

Disponible en 2 hauteurs, la gamme Profildeck® répond aux contraintes de tous les chantiers, qu'ils soient privatifs ou publics.



LES + PRODUIT



Une structure unique pour 2 applications.



Facilité et confort de mise en œuvre : 4 outils seulement (1 scie à onglet, 1 mètre, 1 visseuse et 1 niveau).



S'utilise avec les plots dalle standards, les plots lambourde de la gamme Essentiel, ainsi qu'ELEVO® (compatible avec les plots autonivelants).



Possibilité de mixer les matériaux.



Parfaitement adapté pour la pose de dalles grand format (120 x 120 cm) et la pose de dalles de faible largeur (20 x 120 cm, 30 x 120 cm, etc.).



Nombreuses possibilités pour la pose de dalles : pose droite, pose décalée, multi-formats...



Stabilité dans le temps.



Usage privé ou public.



Permet l'intégration de finitions latérales.



Rapidité d'exécution.



Assure le lien entre 2 natures de sol différentes (ex : gravier et béton pour un même chantier).



Système breveté complet permettant la réalisation de structure terrasse.



Aménager une terrasse en bois

Nos plots pour terrasse bois sont simples et rapides à mettre en œuvre. Jouplast® offre une large gamme de plots de terrasse pour tous types de sols : la gamme ESSENTIEL pour plan régulier, la gamme autonivelante EASIO® pour sol irrégulier ou encore le plot ELEVO® pour pieu métallique qui ne nécessite aucune préparation de terrain.

NOS PLOTS POUR AMÉNAGER

UNE TERRASSE EN BOIS..... p. 24

LES AVANTAGES DE LA POSE SUR PLOTS..... p. 25

LA POSE SUR PROFILDECK®

LAMBOURDE ALUMINIUM..... p. 26

CAHIER TECHNIQUE..... p. 48



EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



Découvrez également de nombreux produits associés pour augmenter la durée de vie de votre terrasse. Pour compléter cette gamme, notre structure autoportante Profildeck® vous permettra de réaliser des terrasses en bois ou en lames composites.

NOS PLOTS

pour aménager une terrasse en bois

3 gammes



ESSENTIEL

Le meilleur rapport qualité prix pour réaliser une terrasse rapidement et de façon efficace.



EASIO®

Facilite l'installation des terrasses grâce à sa tête en forme de losange qui permet de réaliser un double lambourdage sur une seule rangée de plots et de maintenir un renfort avant fixation.



ELEVO®

La solution idéale pour réaliser une extension de terrasse ou sur un terrain en pente **sans préparation de sol spécifique**.



Plots standards

POUR POSE SUR SOL PLAN RÉGULIER

Idéal pour la réalisation de **terrasse en bois naturel** ou en **composite** destinée à un usage piéton.



Plots autonivelants

POUR POSE SUR SOL NON PLAN ET/OU IRRÉGULIER

Dotés d'une **tête montée sur pivot**, les plots Easio® permettent **une pose sur un sol non plan et/ou irrégulier**, et/ou peuvent compenser des pentes jusqu'à 5%.

Prêts à poser

TERRASSE BOIS OU COMPOSITE SANS PRÉPARATION DE SOL

Constitué d'une tête de plot lambourde et d'une embase carrée, Elevo® peut être positionné sur un **pieu métallique** (type pieu d'ancrage non fourni). Plage de réglage de 95 mm en hauteur pour ajuster les niveaux.

LES AVANTAGES DE LA POSE SUR PLOTS JOUPLAST®


Composition d'un plot



ESSENTIEL + EASIO®

Écrou ergonomique unique

8 ergots pour un confort de réglage manuel millimétré. Sa conception garantit un maintien de la hauteur, même en charge.



ESSENTIEL + EASIO®

Renforts

pour une résistance accrue en compression.



ESSENTIEL + EASIO®

Rainures autobloquantes

pour renforcer le maintien au sol.



EASIO®

2 supports habillage intégrés

sur le flasque.

ESSENTIEL + EASIO®

La tête du plot offre une surface d'appui > à 100 cm²

ESSENTIEL

Dotée de **2 languettes d'appui** pour fixer la lambourde au plot.

EASIO®

Forme en losange permettant de faire un double lambourdage sur une seule rangée de plot.

2 languettes pour faciliter la pose et le centrage des lambourdes.

ESSENTIEL + EASIO®

Embase au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, et doté de multi-perforations pour éviter la rétention d'eau (contre la putréfaction et les moustiques).

Surface d'appui : > à 300 cm² pour une bonne répartition des charges.

ESSENTIEL

Nouvelle forme : optimise le calage dans un angle ou contre un mur.

EASIO®

Forme carrée pour une pose en angle facilitée.

LES + PRODUIT

CAHIER TECHNIQUE P.48

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ P.55



Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.



Mise en œuvre simple et rapide sans besoin de lourds travaux de terrassement.



Une solution unique pour la finition latérale.



Permet le passage de câbles et de canalisations.



Laisse circuler l'air et évite les remontées d'humidité.



Une large gamme couvrant des hauteurs de 8 à 470 mm sans interruption.



Une offre de produits associés complète (cf. tableau de compatibilité).



Forte résistance à l'écrasement, aux UV et au gel.



Conforme au DTU 51.4.*.



* A l'exception des hauteurs 8/20 mm, 20/30 mm et 20/40 mm.

Profildeck® **STRUCTURE ALUMINIUM** **POUR TERRASSE DALLE OU BOIS**

LIBÉREZ VOTRE **CRÉATIVITÉ AVEC** **PROFILDECK® !**

Nous avons conçu une gamme innovante pour la réalisation de terrasses sur plots, permettant de mixer les revêtements selon vos envies : dalles, bois naturel et bois composite.



La structure Profildeck®, composée de lambourdes en aluminium et de ses accessoires, offre une solution imputrescible, économique et durable. Elle est particulièrement adaptée à l'installation de terrasses bois, les lambourdes aluminium assurent une résistance optimale et une longévité accrue, même dans des environnements exigeants.

Profildeck® permet de répartir les charges de manière homogène, limitant ainsi l'impact d'un support irrégulier. C'est également la solution idéale pour l'aménagement des contours de piscine, grâce à sa résistance et son adaptabilité.

Disponible en 2 hauteurs, la gamme Profildeck® répond aux contraintes de tous les chantiers, qu'ils soient privés ou publics.



LES + PRODUIT



Une structure unique pour 2 applications.



Facilité et confort de mise en œuvre : 4 outils seulement (1 scie à onglet, 1 mètre, 1 visseuse et 1 niveau).



S'utilise avec les plots dalle standards, les plots lambourde de la gamme Essentiel, ainsi qu'ELEVO® (compatible avec les plots autonivelants).



Possibilité de mixer les matériaux.



Légèreté par rapport à une structure bois.



Stabilité dans le temps.



Usage privé ou public.



Permet l'intégration de finitions latérales.



Rapidité d'exécution.



Assure le lien entre 2 natures de sol différentes (ex : gravier et béton pour un même chantier).



Système breveté complet permettant la réalisation de structure terrasse.



10 ANS GARANTIE

Cahier TECHNIQUE



P.30

AMÉNAGER UN PARKING, UN TERRAIN OU UNE ALLÉE



P.36

AMÉNAGER UN JARDIN



P.38

AMÉNAGER UNE TERRASSE EN DALLAGE



P.48

AMÉNAGER UNE TERRASSE EN BOIS

Urbanit® pavés Plaque pour pavés

La plaque URBANIT® pavés est facile à mettre en œuvre et permet un calepinage créatif. Conçue pour un passage à usage modéré de véhicules lourds, la plaque permet un stationnement immédiat une fois le chantier réalisé.

URBANIT® 6 PAVÉS (POSE DROITE ET POSE DÉCALÉE)

Parkings pour véhicules légers à usage intensif / Voies d'accès pour véhicules légers / Cheminements piétons / Parcs publics, pistes cyclables / Parkings de résidences, copropriétés / Voies d'accès pompiers.

URBANIT® 3 PAVÉS

Utile : 476 mm x 319 mm x 57 mm / Hors tout : 480 mm x 322 mm x 57 mm
Largeur du joint entre pavés : 7,5 mm / Dimensions des pavés : 15 x 15 cm - hauteur 6 cm

Utile : 476 mm x 160 mm x 57 mm / Hors tout : 480 mm x 164 mm x 57 mm
Largeur du joint entre pavés : 7,5 mm / Dimensions des pavés : 15 x 15 cm - hauteur 6 cm

Surface utile : 0,1518 m² soit 6,5876 plaques pour 1 m²

Surface utile : 0,0762 m² soit 13,1233 plaques pour 1 m²
Longueur utile : 0,476 m soit 2,1008 plaques pour 1 m

Polyoléfine 100% recyclée

Couleur : **Noir / Blanc** (sur commande)

Résistance : **équivalente à la classe d'appellation T5 des pavés béton.**

conseils de pose P.32

Les pavés utilisés doivent avoir une épaisseur minimale de 6 cm pour répondre aux règles de l'art et à la norme NF P 98-335. Notre solution acceptant des pavés de 6 cm est par conséquent conforme aux règles de l'art et à la norme NF P 98-335.

Urbanit® gravier Plaque stabilisatrice pour gravier SANS géotextile

URBANIT® gravier est composé d'alvéoles spécifiques à remplir avec du gravier permettant un revêtement écologique drainant et carrossable. Utilisable immédiatement une fois le chantier réalisé.

URBANIT® GRAVIER

Conçu pour un passage à usage modéré de véhicules lourds / Parkings pour véhicules légers (aire de covoiturage, parking de gares, d'aéroports, de zones commerciales...) à usage intensif / Voies d'accès pour véhicules légers / Voies d'accès pompiers / Cheminements piétons / Parcs publics.

BOUCHON DE MARQUAGE

Permet de créer des lignes de séparation ou lignes de signalisation au sol une fois inséré dans les plaques.

+ Possibilité de rouler sur les plaques à vide pour faciliter le déchargement du gravier / Parfaite tenue du remplissage sur toute la surface du parking / La structure des dalles a la capacité d'absorber les effets de dilatation, ce qui évite leur soulèvement / Pas d'orniérage / Utilisation d'agréats locaux possible en fonction de l'offre / Système d'accroche sur les côtés assurant un bon maintien des plaques entre elles / Aucune désolidarisation des plaques lors de la mise en œuvre / Stabilité et portance optimales / Le coefficient de ruissellement peut être considéré comme nul / Compatible avec Urbanit® pavés et végétaux / Compatible avec les bouchons de marquage réf. IURBBOUCBL60000 / IURBBOUCNR70000.

+ Résistant aux UV et au GEL.

Utile : 476 mm x 319 mm x 57 mm / Surface utile : 0,1518 m² soit 6,5876 plaques pour 1 m² / Hors tout : 480 mm x 322 mm x 57 mm / Épaisseur des parois : 2,1 mm

Ø 60 mm
Hauteur 57 mm

Structure de la cellule : **hexagonale (nid d'abeille)** / Diamètre intérieur : 60 mm / Poids : 1 kg soit 6,6 kg/m² / Remplissage gravier par m² : 71 kg/m²

Poids : 27 g

Polyoléfine 100% recyclée

Polypropylène (blanc) / Polypropylène recyclé (noir)

Couleur : **Noir / Blanc** (sur commande)

Blanc / Noir

Résistance en compression : 90 T/m² à vide / Jusqu'à 1 000 T/m² remplie

N/A

conseils de pose P.32

Compter 2,2 bouchons par m/l / Emboîter les bouchons de marquage dans les alvéoles avant de remplir les plaques.

Urbanit® végétaux Plaque de consolidation pour végétaux

URBANIT® végétaux facilite la création d'espaces verts perméables en milieu urbain. Conçu pour des zones à usage modéré de véhicules lourds, le système peut être utilisé pour les voies d'accès pompiers ou d'urgence.

URBANIT® POUR VÉGÉTAUX

Parkings pour véhicules légers / Voies d'accès pour véhicules légers / Voies d'accès pompiers / Cheminements piétons.

BOUCHON DE MARQUAGE

Permet de créer des lignes de séparation ou lignes de signalisation au sol une fois inséré dans les plaques.

+ Parfaite tenue du remplissage sur toute la surface du parking / Le coefficient de ruissellement peut être considéré comme nul / La structure des dalles a la capacité d'absorber les effets de dilatation, ce qui évite leur soulèvement / Système d'accroche sur les côtés assurant un bon maintien des plaques entre elles / Aucune désolidarisation des plaques lors de la mise en œuvre / Stabilité et portance optimales / Compatible avec Urbanit® pavés et gravier / Compatible avec les bouchons de marquage réf. IURBBOUCBL60000 / IURBBOUCNR70000.

+ Résistant aux UV et au GEL.

Utile : 476 mm x 319 mm x 57 mm / Hors tout : 480 mm x 322 mm x 57 mm

Ø 60 mm
Hauteur 57 mm

Surface utile : 0,1518 m² soit 6,5876 plaques pour 1 m² / Poids au m² d'une plaque : 6,12 kg/m² / Diamètre intérieur de la cellule : 60 mm / Épaisseur des parois : 2,1 mm

Poids : 27 g

Polyoléfine 100% recyclée

Polypropylène (blanc) / Polypropylène recyclé (noir)

Couleur : **Vert**

Blanc / Noir

Résistance en compression : 90 T/m² à vide / Jusqu'à 1000 T/m² remplie

N/A

conseils de pose P.32

Compter 2,2 bouchons par m/l / Emboîter les bouchons de marquage dans les alvéoles avant de remplir les plaques.

Urbangravel® Plaque stabilisatrice pour gravier SANS géotextile

Plaque alvéolée sans géotextile permettant de consolider la pose de gravier.

URBANGRAVEL®

Pour les parkings publics, routes d'accès, zones de trafic dense en milieu industriel ou commercial...

BOUCHON DE MARQUAGE

Permet de créer des lignes de séparation ou lignes de signalisation au sol une fois inséré dans les plaques.

+ Système d'assemblage intégré pour un bon maintien des plaques entre elles / Pose en pente : jusqu'à 15% pour les voies circulables / Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 20 T et accès pompiers / Drainage naturel et optimal des eaux de pluie / Empêche la dégradation des sols / Pas d'entretien nécessaire.

+ Résistant aux UV et au GEL.

Utile : 591 x 378 x 40 mm / Hors tout : 600 x 390 x 40 mm

Ø 60 mm / Hauteur 37 mm

Épaisseur des parois : 3 mm / Surface utile : 0,2234 m² soit 4,4763 plaques pour 1 m² / Structure de la cellule : **hexagonale (nid d'abeille)** / Diamètre : 60 mm / Picots d'ancrage intégrés : 4 picots - longueur : 3 cm

Poids : 19 g

Polyéthylène 100% recyclé

Polypropylène (blanc) / Polypropylène recyclé (noir)

Couleur : **Gris / Blanc** (sur commande)

Blanc / Noir

Résistance : 112 T/m² à vide (soit 3 camions remplis, résiste au passage d'engins de type 6/4, 6/6, 4/4, 8/4) / 800 T/m² remplie (soit 40 camions remplis) / Volume poids gravier au m² : 33 litres - 48 kg

N/A

conseils de pose P.34

Compter 2,2 bouchons par m/l / Emboîter les bouchons de marquage dans les alvéoles avant de remplir les plaques.

Alveplac® Plaque stabilisatrice pour gravier AVEC géotextile

Plaque alvéolée avec géotextile intégré assurant la stabilité de sol gravillonné.

SIMPLE – HAUTEUR 30 mm

Jardins, chemins et autres zones piétonnes, parkings privés et allées de gravier circulables, allées de garage, terrasses...

BOUCHON DE MARQUAGE

Permet de créer des lignes de séparation ou lignes de signalisation au sol une fois inséré dans les plaques.

+ Géotextile inclus (60g/m²) et indissociable / Maintien du gravier en place / Infiltration rapide des eaux de pluie / Suppression des ornières / Pose en pente jusqu'à 15% pour zone piétonne et 10% pour zone circulaire / Système d'assemblage intégré : bonne tenue des plaques entre elles / Facilement découppable / Peut s'utiliser avec Delima® et Greenplac®.

+ Résistant aux UV et au GEL.

Utile : 1150 x 790 x 30 mm
Hors tout : 1166 x 800 x 30 mm

Utile : 1150 x 1580 x 30 mm
Hors tout : 1166 x 1600 x 30 mm

N/A

Épaisseur des parois : +/- 1,2 mm
Surface utile : 0,9085 m² / Ø de la cellule : 42 mm
Forme de la cellule : **nid d'abeille**
Poids au m² d'une plaque : 1,870 kg/m²

Épaisseur des parois : +/- 1,2 mm
Surface utile : 1,8170 m² / Ø de la cellule : 42 mm
Forme de la cellule : **nid d'abeille**
Poids au m² d'une plaque : 1,870 kg/m²

Ø 44 mm (partie haute)
Ø 42 mm (partie basse)

Blanc : **Polypropylène / Gris : Polypropylène 100% recyclé**

Polyéthylène

Gris ou blanc / La couleur grise peut avoir des variations selon les approvisionnements de matière première.

Gris / Blanc

Résistance : 650 T/m² remplie / Volume poids gravier au m²: 40 litres - 60 kg

N/A

conseils de pose P.34

Compter 2,2 bouchons par m/l / Emboîter les bouchons de marquage dans les alvéoles avant de remplir les plaques.

Greenplac® Plaque de consolidation pour végétaux

Plaque alvéolée permettant de rendre les espaces verts carrossables en renforçant la structure du sol, sans atténuer l'infiltration naturelle. La structure alvéolaire des cellules est conçue pour permettre une repousse dense et uniforme des végétaux couvrant ainsi toute la surface de la plaque.

GREENPLAC® POUR VÉGÉTAUX

Parkings, routes d'urgences, zones agricoles ou équestres, aménagement de berges, places de camping...

BOUCHON DE MARQUAGE

Permet de créer des lignes de séparation ou lignes de signalisation au sol une fois inséré dans les plaques.

+ Favorise le système racinaire des végétaux / Infiltration rapide des eaux de pluie / Carrossable / Pose en pente jusqu'à 15% pour zone circulaire / Peut s'utiliser avec Alveplac®, Delima® et Urbangravel® / Système d'ancrage et de verrouillage intégré / Antidérapante.

+ Résistant aux UV et au GEL.

Utile : 591 x 378 x 40 mm
Hors tout : 600 x 390 x 40 mm

N/A

Épaisseur des parois : 3 mm / Surface utile : 0,2234 m² soit 4,4763 plaques pour 1 m² / Structure de la cellule : **hexagonale (nid d'abeille)** / Diamètre intérieur de la cellule : 60 mm / Picots d'ancrage intégrés : 4 picots - longueur : 3 cm

Ø 60 mm
Hauteur 37 mm

Poids au m² d'une plaque : 3,80 kg/m²

Poids : 19 g

Polyéthylène 100% recyclé

Polypropylène (blanc) / Polypropylène recyclé (noir)

Résistance : 600 T/m² avec végétaux

N/A

Vert

Blanc / Noir

conseils de pose P.35

Compter 2,2 bouchons par m/l / Emboîter les bouchons de marquage dans les alvéoles avant de remplir les plaques / Non compatible avec les plaques pré végétalisées.



Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II – 3).




Conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.



Comment utiliser Urbanit® pavés ?

Indications données pour un usage privatif.


EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES




Délimitation de la zone et préparation du sol selon l'usage.




Réalisation des différentes couches.




Structuration de la zone.



Réalisation d'un lit de pose.



Pose des plaques.




Pose des pavés.


- Pour 1 m² prévoir 40 pavés.
• Pour 1 m² prévoir 6,30 pavés (pour Urbanit® 3 pavés).
- Pose en pente jusqu'à 2% (Jusqu'à 10% en allée privative à condition qu'une bordure béton en butée soit posée en partie basse).
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.

Comment utiliser Urbanit® gravier ?

EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



Délimitation de la zone.




NB : La couche drainante est facultative. Il est préconisé de réaliser une couche drainante si :

- le fond de forme n'est pas suffisamment perméable pour absorber les eaux de ruissellement,
- le fond de forme est sujet à des remontées d'eau.


Cette couche peut permettre de réaliser une réserve tampon et doit évacuer le surplus d'eau. Dans certaines situations, pour favoriser le drainage, il est possible de passer des drains dans la couche drainante.

Comment utiliser Urbanit® végétaux ?

EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



Délimitation de la zone.








NB : La couche drainante est facultative. Il est préconisé de réaliser une couche drainante si :


- le fond de forme n'est pas suffisamment perméable pour absorber les eaux de ruissellement,
- le fond de forme est sujet à des remontées d'eau.

Cette couche peut permettre de réaliser une réserve tampon et doit évacuer le surplus d'eau. Dans certaines situations, pour favoriser le drainage, il est possible de passer des drains dans la couche drainante.

Préconisations de pose




Suggestions de calepinage




Pavés seuls
Places en épis




Association végétaux + pavés
Places en bataille




Association gravier + pavés
Places en créneau



Pavés seuls avec sigle PMR
Places en bataille



Association pavés/végétaux
Places en créneau




EN SAVOIR +
NOTRE OFFRE EN VIDEO

NB : Il est important de contrôler au minimum la portance et la perméabilité du sol. Vérifier s'il est sujet aux remontées d'eau. Nous préconisons de réaliser une étude géotechnique auprès d'un bureau d'études pour définir ces caractéristiques.

Comment utiliser Urbangravel® ?

EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES




Délimitation de la zone.




Préparation et structuration.




Mise en place du géotextile.




Fondation drainante et supérieure.




Couche de finition.



Pose d'Urbangravel®.



Remplissage et finition.
Gravier concassé de granulométrie comprise entre 5 (mini.) et 10 (maxi.).




Pour la pose en pente, découper et utiliser les picots d'ancrage en les positionnant au dos de la plaque.



EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES

Comment utiliser Greenplac® ?




Délimitation de la zone.



Préparation du fond de forme (voir nos conseils de pose en fonction des zones concernées).



Mise en place du géotextile et réalisation des bordures de la zone si nécessaire.




Fondations (voir nos conseils de pose en fonction des zones concernées).



Couche de finition.



Pose de Greenplac®.



Remplissage (uniquement pour Greenplac® vide).


NB : Pour l'utilisation en zones agricoles ou équestres, se référer aux conseils de pose spécifiques sur notre site internet.

EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES

UTILISATION POUR POSE EN PENTE



Découper les 4 picots.




Les positionner au dos de la plaque.




Comment utiliser Alveplac® ?

EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES




Délimitation de la zone.




Préparation et structuration.




Mise en place du géotextile.




Fondation pour zone carrossable.



Structuration de la zone.



Réalisation d'un lit de sable.




Découpe si nécessaire, et pose d'Alveplac®.




Remplissage et finition.
Gravier concassé type 5/15 ou 8/16.

NB : L'efficacité d'Alveplac® est garantie une fois que les plaques sont recouvertes de gravier et qu'un recouvrement de 2 cm est assuré.

Suggestions de calepinage



Association gravier/végétaux avec URBANGRAVEL® et GREENPLAC®
Places en bataille




Possibilité de MIXER LES 3 PRODUITS ensemble pour un aménagement complet

CONFIGURATEUR
POUR LE CALCUL DU
NOMBRE DE PLAQUES

DELIMA®

Bordure pour délimitation paysagère




BORDURE DELIMA®	PIEU D'ANCRAGE
Utilisation en courbe ou en ligne droite.	Inclus.
Utile : 235 (2 x 117,5 cm) x 8 x 4,5 cm / Hors tout : 240 (2 x 120 cm) x 8 x 4,5 cm	Longueur : 20 cm
Polyoléfine 100% recyclée	Polypropylène 100% recyclé
Gris anthracite / Vert	Noir




Comment poser Delima® ?




1 Définir l'emplacement.




2 Positionner la bordure.




3 Fixer la bordure.



4A Réaliser une courbure.



4B Réaliser une courbure.



5 Assembler la bordure.



Préconisations de pose

- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- En cas de pose de bordures avec les plaques Alveplac® et Greenplac®, nécessitant l'utilisation d'une plaque vibrante, il est préconisé d'utiliser des fers à béton recourbés de diamètre 8 mm, de 250 mm de long environ, à la place des pieux d'ancrage fournis. Les vibrations générées par la plaque à proximité de la bordure peuvent affecter l'ancrage et déplacer la bordure.
- Rayon minimum pour un angle à 90° : 120 mm.

AMÉNAGER UNE ALLÉE, UN PARKING, UN JARDIN

EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES

ALVEPLAC®
DELIMA®
GREENPLAC®

Possibilité de MIXER LES 3 PRODUITS ensemble pour un aménagement complet

MODULESCA®

L'escalier modulable



MARCHE 93,4 CM	MODULE 20 CM	KIT DE LIAISON LATÉRALE	KIT LAMBOURDE
Permet de réaliser un escalier extérieur droit, tournant ou des paliers, en ajustant les modules les uns aux autres.	Permet d'élargir un escalier réalisé avec MODULESCA® ou de réaliser des marches étroites.	Permet d'assembler latéralement les marches, modules et d'élargir l'escalier selon la dimension souhaitée.	Permet la réalisation de l'habillage bois d'un escalier MODULESCA®.
+ 1/2 journée d'installation / 2 outils seulement.		+ Aucun outil additionnel.	+ Prêt à l'emploi.
93,4 x 42,4 x 17 cm	42,4 x 20 x 17 cm	1 kit = 1 axe : 19 x 36 mm 1 fourchette : 26 x 31 mm	1 lambourde : 21 x 6 x 4 cm 2 lambourdes : 35 x 6 x 4 cm
Polypropylène renforcé fibre de verre 100% recyclé			Pin autoclave - Classe 4
Volume de remplissage : 41 litres	Volume de remplissage : 8,8 litres	N/A	N/A
Résistance : 6 000 kg		Résistance au cisaillement : 750 daN	N/A

conseils de pose : voir ci dessous

Comment poser Modulesca® ?



1 Préparer le chantier en décaissant la pente et en prévoyant le logement de la première marche.



2 Placer la première marche, la remplir de gravier ou de béton, et superposer les marches les unes sur les autres grâce aux ergots et glissières.




3A Habillage bois : placer des lambourdes aux logements prévus et fixer les lames de terrasse.



3B Habillage dallage ou céramique : remplir les marches de béton cellulaire ou de béton et coller le dallage.

Possibilités d'installation



Préconisations de pose

- Modulesca® se pose sur un terrain stabilisé. Toute pose sur terrain meuble, non stabilisé et risquant de se tasser est à proscrire.
- Pose sans talus : Modulesca® peut se poser sur une structure (piédroit vertical, plot, longeron incliné bois ou métal).
- La pose sans talus ne peut se faire que dans le cadre d'un escalier en bois de 3 marches maximum.



NB : Utiliser 3 axes et 3 fourchettes aux emplacements prévus pour lier deux modules/marches côte à côte.

CONFIGURATEUR
POUR LE CALCUL DU
NOMBRE DE MARCHES



EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



GAMME ESSENTIEL



Les plots standards

De 8 mm à 470 mm

* Utilisation rehausse HR 60, HR 25 ou HD 10 mm pour hauteur supérieure à 230 mm

Le plus petit plot réglable du marché.

HD 8/20 mm	PLOGOM®	HD 20/30 mm	HD 20/40 mm	HD 40/60 mm	HD 50/80 mm	HD 80/140 mm	HD 140/230 mm*
+ Supports réglables en hauteur ou fixes pour la création de terrasse sur sol plan régulier. Idéal pour la rénovation de terrasse / Écarteurs sécables pour obtenir une tête lisse, idéal pour la pose décalée.							
De 8 à 20 mm Ø flasque 170 mm Épaisseur écarteurs 3 mm	10 mm fixe Ø tête du plot 120 mm Épaisseur écarteurs 3 mm	De 20 à 30 mm	De 20 à 40 mm	De 40 à 60 mm	De 50 à 80 mm	De 80 à 140 mm	De 140 à 230 mm et plus*
Polypropylène 100% recyclé		Ø flasque 208 mm / Ø tête du plot 120 mm / Épaisseur écarteurs : 3 mm		Ø flasque 198 mm / Ø tête du plot 120 mm / Épaisseur écarteurs : 3 mm			
Thermoplastique élastomère 100% recyclé		Polypropylène 100% recyclé					
conseils de pose P.44							

Les plots autonivelants

De 29 mm à 485 mm

* Utilisation rehausse HR 60 ou HD 10 mm pour hauteur supérieure à 245 mm

HA 29/39 mm	HA 55/75 mm	HA 65/95 mm	HA 95/155 mm	HA 155/245 mm*
+ Dotés d'une tête montée sur pivot, les plots autonivelants permettent une pose sur un sol non plan et/ou irrégulier, et/ou peuvent compenser ou créer des pentes jusqu'à 5% / La pose sur plots autonivelants est idéale pour la réalisation de terrasse extérieure à usage piéton, en céramique, dallage, caillebotis / S'adapte aux irrégularités de la zone concernée.				
De 29 à 39 mm Passer de 39 à 49 mm avec rehausse HD 10 mm.	De 55 à 75 mm	De 65 à 95 mm	De 95 à 155 mm	De 155 à 245 mm et plus*
Ø du flasque : 208 mm Ø tête du plot : 120 mm Épaisseur écarteurs 3 mm	Ø du flasque : 198 mm / Ø tête du plot : 120 mm / Épaisseur écarteurs : 3 mm			
Polypropylène 100% recyclé				
conseils de pose P.44				

Les rehausses

Les rehausses permettent d'augmenter la hauteur des plots. En associant les différentes tailles, on peut obtenir des hauteurs allant jusqu'à 470 mm et plus.

HD 10 mm	HR 25 mm	HR 60 mm
+ Superposition jusqu'à 4 rehausses possible / Écarteurs sécables.	+ Écarteurs sécables.	+ Superposition jusqu'à 4 rehausses possible / Encoches prévues pour une bonne installation.
Hauteur : 10 mm / Ø 120 mm / Épaisseur écarteurs 3 mm	Hauteur : 25 mm / Ø 120 mm	Hauteur : 60 mm / Ø 120 mm
Polypropylène 100% recyclé		
À positionner sur la tête du plot.	À positionner sur la tête du plot / Une seule rehausse possible, ne pas superposer. S'utilise avec des plots de hauteur de 40 mm minimum.	À positionner entre la base et la tête du plot / Non compatible avec des plots inférieurs à 50 mm de hauteur.



GAMME CLEMAN®



Les plots standards

De 28 mm à 470 mm

* Utilisation rehausse CLEMAN® pour hauteur supérieure à 230 mm

DNC 28/40 mm	DNC 40/55 mm	DNC 55/80 mm	DNC 80/130 mm	DNC 130/230 mm*
+ Facilité et confort de pose à l'avancement, ajustement de finition possible avec la clé, sans avoir à retirer l'habillage. Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux / Système d'habillage latéral déjà intégré / Pose en angle facilitée par un flasque carré / Gomme incluse.				
De 28 à 40 mm	De 40 à 55 mm	De 55 à 80 mm	De 80 à 130 mm	De 130 à 230 mm et plus*
Dimensions du flasque : 192 x 192 mm / Ø tête du plot : 137 mm / Épaisseur des écarteurs : 4 mm				
Polypropylène 100% recyclé				
conseils de pose P.44				

Les plots autonivelants

De 40 mm à 470 mm

* Utilisation rehausse CLEMAN® pour hauteur supérieure à 230 mm


ANC 40/55 mm	ANC 55/80 mm	ANC 80/130 mm	ANC 130/230 mm*
+ Idéal sur sol non plan irrégulier ou pour compenser une pente jusqu'à 5%.			
De 40 à 55 mm	De 55 à 80 mm	De 80 à 130 mm	De 130 à 230 mm et plus*
Dimensions du flasque : 192 x 192 mm / Ø tête du plot : 137 mm / Épaisseur des écarteurs : 4 mm			
Polypropylène 100% recyclé			
conseils de pose P.44			

Les produits associés

CLÉ D'AJUSTEMENT CLEMAN®	EMBOUT DE VISSAGE	REHAUSSE 10 mm	REHAUSSE 60 mm
Permet un ajustement de finition sans retirer le dallage.	Permet de pré-régler ou d'ajuster rapidement la hauteur des plots à l'aide d'une visseuse.	Permet d'augmenter la hauteur des plots CLEMAN® standards ou autonivelants.	Permet d'augmenter la hauteur des plots CLEMAN®, standards ou autonivelants.
+ Robuste / Bonne prise en main.	+ L'embout s'adapte directement sur le mandrin de la visseuse et comporte un hexagone de 10 standard s'adaptant sur une clé de 10, ou une douille de 10.	+ Jusqu'à 4 rehausses superposables.	+ Stabilité optimisée : rehausse à visser entre le flasque et l'écrou / Jusqu'à 4 rehausses superposables.
Longueur : 200 mm / Longueur manche : 120 mm	Longueur : 105 mm / Épaisseur : 4 mm	Hauteur : 10 mm / 192 x 192 mm	Hauteur : 60 mm / Ø 105,2 mm
Acier	Acier trempé	Polypropylène 100% recyclé	Polypropylène 100% recyclé
conseils de pose P.44		Se positionne sous le plot.	Se visse à l'embase du plot.

GAMMES ESSENTIEL & CLEMAN®

Les produits associés Gamme Essentiel



GOMME ACOUSTIQUE	CORRECTEUR DE PENTE
Réduit considérablement les résonances éventuelles et atténue les vibrations.	Permet de compenser 2,5% de pente.
+ Découpable pour compenser les différences d'épaisseurs des dalles / Robuste / Les résonances sont réduites de moitié avec la gomme acoustique par rapport à un plot posé tout seul. (Test CSTB n°AC20- 26087574).	+ Superposition jusqu'à 4 correcteurs possible soit 10% de pente rattrapée.
Ø 87,8 mm Épaisseur : 3 mm	Ø 213 mm
Pneu 100% recyclé	Polypropylène 100% recyclé
À positionner sur la tête du plot.	Pose directe SOUS le plot sans colle ni vis / Orienter les correcteurs à l'aide des repères selon le sens souhaité.

Les produits associés Gamme Essentiel & Cleman®



TAPIS D'ISOLATION	CARRÉ D'ISOLATION AGRIPPANT	KIT APPUI PLAQUE À DALLE + REHAUSSES
Conçu pour créer un découplage entre le plot et le support sur lequel il est posé.	Positionné sur la plaque à dalle, il atténue les résonances éventuelles et améliore le grip de la dalle.	S'utilise pour des hauteurs sous plaque à dalle comprises entre 45 et 65 mm (sans rehausse) et 45 et 105 mm (avec rehausse) / Compatible avec les profilés de finition clipsables Jouplast®.
+ Résistant, indéformable et inamovible, le tapis améliore la stabilité / Apporte une épaisseur supplémentaire, superposition possible / Répartition des charges en épousant les irrégularités des fondations / Réduit les vibrations de la structure, les bruits d'impact et atténue les résonances.	+ Résistant.	+ Évite le basculement des dalles en périphérie de terrasse ou contre un mur en éliminant le porte à faux.
Dimensions : 230 x 225 mm / Épaisseur : 3 mm	145 x 160 mm / Épaisseur : 3 mm	Pied : 52 x 112 mm / Cales : 35 x 65 mm - 35 x 27 mm / Hauteur rehausse : 20 mm.
Pneu 100% recyclé	Pneu 100% recyclé	Polypropylène 100% recyclé
Ne pas utiliser sur du gravier.	À positionner sur la plaque à dalle. (Cf. P.45)	Assembler le kit avant de le positionner sur la base du plot, puis réaliser les ajustements de hauteur / 2 rehausse max / Conseils de pose P.45.

Les outils pour terrasse



PORTE DALLE	POIGNÉE LÈVE DALLE
Facilite la pose de terrasse, les créations d'allées ou toutes installations nécessitant la manipulation de dalles.	Facilite la pose de dalles / Permet de soulever une dalle pour accéder à la zone technique de la terrasse (plots, câbles...)
+ Bonne prise en main / Réglable pour s'adapter à plusieurs dimensions de dalles de 300 à 700 mm.	+ Produit robuste et facile à prendre en main / Permet également de faciliter la pose du dallage.
Acier, poignée plastique	Acier, poignée PVC
Maintenir le serrage de la poignée lors du déplacement de la dalle / Manipuler avec précaution.	Soulever et saisir la dalle à la main / Ne pas utiliser pour porter les dalles.

La pose directe sur sol



CROSS DALLE®	ÉCARTEUR 5 mm	ÉCARTEUR 3 mm
Croisillon stabilisateur invisible pour la pose directe sur sable ou gravier / L'embase garantit la planéité des dalles entre elles.	Permet de créer un espace régulier entre les dallages au fur et à mesure de la pose.	
+ Complètement invisible, il préserve l'esthétique de l'installation / Branches et embase de l'écarteur sécables pour s'adapter aux types de pose / Pas de rétention d'eau grâce aux perforations prévues.	+ Combinés, ils sont également utilisés comme croisillons. Les écarteurs s'utilisent sur tous types de sol.	
Embase du croisillon : 57 x 57 mm / Largeur des écarteurs : 3 mm Hauteur des écarteurs : 10 mm	Espace entre les dalles : 5 mm Couleur : Noir	Espace entre les dalles : 3 mm Couleur : Bleu
Polypropylène	Polypropylène 100% recyclé	
Idéal pour la pose de dalle directement sur gravier ou sur sable.	Insérer les écarteurs régulièrement au fil de l'installation / Les écarteurs seront retirés après pose.	

LA FINITION LATÉRALE POUR PLOTS ESSENTIEL & CLEMAN®

Collée avec découpe de carreau



GAMME ESSENTIEL		GAMME CLEMAN®
SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL ESSENTIEL	PLAQUE À DALLE ESSENTIEL	PLAQUE À DALLE CLEMAN®
Crée un appui pour une plinthe et permet un alignement parfait des espacements entre dallage.	Le long du mur ou d'une paroi, elle supporte et stabilise la dalle spécialement découpée pour être accolée au mur / Le long des rives, ou dans les angles de la terrasse, elle permet, en association avec le support habillage latéral, de maintenir une plinthe verticalement / Compatible avec les profilés de finition Jouplast® / Peut être utilisée avec le carré d'isolation agrippant, voir P.40.	
+ Solution 100 % invisible dotée d'un système breveté de piège à colle / Aucune limite d'épaisseur de plinthe.	+ Solution 100 % invisible dotée d'un système breveté de piège à colle.	+ Forme spécifique, idéale pour la réalisation de pans coupés à 45°, et dotée de piège à colle / Utilisation possible avec du carrelage de petites dimensions : 20 cm.
100 x 67 x 28 mm	206 x 206 mm / Épaisseur des écarteurs : 3 mm	219 x 219 mm / Épaisseur des écarteurs : 4 mm
Polypropylène 100% recyclé		
conseils de pose P.45	Augmente la hauteur du plot de 13 mm / Non compatible avec les plots 8/20 et 29/39 / Peut être utilisée avec le plot HD 20/30 réglé à 27 mm et avec l'association HD 20/30 + rehausse HD 10 mm.	Augmente la hauteur du plot de 10 mm / Non compatible avec la hauteur 28/40 mm.

Non collée avec profilé de finition clipsable




Le profilé de finition Jouplast® est le seul profilé clipsable du marché. Il permet un gain de temps considérable tout en permettant une finition esthétique, sans outils additionnels, ni colle. S'utilise avec la plaque à dalle.



CLIP DE FIXATION	PROFILÉ DE FINITION	JONCTION DROITE	JONCTION ANGLE RENTRANT	JONCTION ANGLE SORTANT
Verrouille la tenue du profilé sur la plaque à dalle.	Profilé en aluminium permettant de réaliser la finition latérale d'une terrasse sur plots / Convient pour des revêtements de 20 mm d'épaisseur minimum.	Permet la jonction de 2 profilés.		
 Sans outils, ni vis / Sert de repère visuel pour le bon alignement de la dalle de revêtement.	 Cache la tranche du carreau jusqu'à 20 mm d'épaisseur / Finition esthétique / Se fixe sur le clip sans colle.	 Permet de masquer l'aboutage de 2 profilés Assure l'alignement des profilés.		
35 x 26,6 x 26,1 mm	70 x 2400 mm / 100 x 2400 mm / 140 x 2400 mm	Hauteur : 70 mm, 100 mm ou 140 mm / Largeur : 30 mm		
Polypropylène 100% recyclé	Aluminium recyclé à 80% / 100% recyclable			
 Noir	 Laqué gris anthracite (RAL 7016)  Laqué gris aluminium  Laqué blanc perlé (RAL 1013)			
 conseils de pose P.45				

	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
Hauteur Height Höhe Altezza Hoogte			70								
				100							
								140			




LA POSE SUR PROFILDECK®

LAMBOURDE 27 mm	LAMBOURDE 55 mm	ADAPTATEUR
Permet la réalisation de structure de terrasse en dalles minérales, en bois naturel ou composite. Favorise l'évacuation des eaux de pluie.		
+ Bi-face : 1 produit pour 2 applications bois ou dalles / Permet la pose de dalles minérales multi-formats.		+ Compatible avec toutes les têtes de plots Jouplast® et rehausse 25 mm gamme ESSENTIEL à partir de la hauteur 20/30 mm.
2 400 x 49 x 27,5 mm Hauteur (lambourde et adaptateur) : 32,5 mm	2 400 x 49 x 55 mm Hauteur (lambourde et adaptateur) : 60 mm	158 x 82 x 48 mm
Aluminium recyclé à 80% / 100% recyclable		Polypropylène 100% recyclé
Se découpe facilement à l'aide d'une scie radiale type "multicut". NB : la lambourde H27 peut s'utiliser avec le plot lambourde 8/20 mm (dans le cas d'une très faible hauteur de réservation et sur une dalle béton).		Surélève la hauteur du plot de 5 mm.

VIS STRUCTURE	ÉQUERRE VERTICALE	ÉQUERRES HORIZONTALES	
Permet l'assemblage des équerres sur la lambourde.	Permet la réalisation d'un second niveau de terrasse.	Permet la réalisation d'un angle à 90° / Permet la fixation de renforts ou de lambourdes périphériques.	Permet la fixation de renforts ou de lambourdes périphériques H27 / Permet la finition latérale (côté bois) utilisée avec les lambourdes H55.
+ Autoforeuse.	+ Trous oblongs pour le réglage.	+ Trous oblongs pour le réglage.	+ Prépercée : facilite le vissage.
4,8 x 19 mm Tête hexagonale et collerette intégrée	75 x 75 mm Épaisseur : 2 mm	50 mm x 54 mm / Hauteur : 30 mm Épaisseur : 2 mm	44 mm x 44 mm / Hauteur 20 mm Épaisseur : 2 mm
Acier zingué		Acier galvanisé	
Couple de serrage 2,5 Nm maxi. (pour indication repère "8" sur une visseuse sans fil 18V).		Prévoir 4 vis par équerre.	
		Pour la mise en œuvre, mettre en appui l'équerre horizontale contre la rainure inférieure de la lambourde.	

TÉ DE FINITION LATÉRALE COLLÉE	ÉCARTEUR DALLES	BANDE CAOUTCHOUC	ARRÊT DE DALLE
Permet de soutenir les dalles de rives et de réaliser l'habillage latéral d'une terrasse Profildeck®.	Permet de créer un espace drainant de 3 mm pour l'écoulement de l'eau entre le dallage.	Assure le maintien du dallage sur la lambourde Profildeck® et réduit les bruits et résonances générés lorsque l'on marche sur la terrasse.	Permet de maintenir les dalles en périphérie d'une terrasse lors de mouvements horizontaux, et de bloquer l'ensemble des dalles de l'installation.
+ Un seul produit pour réaliser la finition en bout de terrasse et la finition le long de la terrasse / Maintien invisible de la plinthe / Système de pièges à colle.	+ Débattement latéral de 10 mm / Permet la pose décalée / Branches sécables.	+ Résistance : UV et GEL.	+ Discret : l'esthétique de l'installation est préservée / Recommandé pour les terrasses à fort passage comme les ERP.
108 x 66,5 mm	63 x 22,9 mm Épaisseur branche : 3 mm	Rouleau de 20 mètres linéaires (2 x 10 m) Largeur de la bande : 12 mm Épaisseur : 3 mm Diamètre du rouleau : 22 cm	116 mm x 20 mm Épaisseur : 1,5 mm
Polypropylène chargé 100% recyclé	Polypropylène 100% recyclé	Pneu 100% recyclé	Acier inoxydable
NB : compatible uniquement avec les lambourdes 55 mm. S'utilise avec le support habillage latéral. (Cf. P. 41)	conseils de pose P.43		

 				
CLIP DE FIXATION	PROFILÉ DE FINITION	JONCTION DROITE	JONCTION ANGLE RENTRANT	JONCTION ANGLE SORTANT
Verrouille la tenue du profilé de finition sur la lambourde Profildeck®.	Profilé en aluminium permettant de réaliser la finition latérale d'une terrasse sur Profildeck® / Convient pour des revêtements de 20 mm d'épaisseur minimum.	Permet la jonction de 2 profilés.		
+ Compatible avec les lambourdes Profildeck® de hauteur 27 et 55 mm.	+ Cache la tranche du carreau jusqu'à 20 mm d'épaisseur / Finition esthétique / Se fixe sur le clip sans colle.	+ Permet de masquer l'aboutage de 2 profilés Assure l'alignement des profilés.		
112,4 x 45 x 32,3 mm	70 x 2 400 mm / 100 x 2 400 mm / 140 x 2 400 mm	Hauteur : 70 mm, 100 mm ou 140 mm / Largeur : 30 mm		
Polypropylène 100% recyclé	Aluminium recyclé à 80% / 100% recyclable			
● Noir	● Laqué gris anthracite (RAL 7016) ● Laqué gris aluminium ○ Laqué blanc perlé (RAL 1013)			
 conseils de pose P.45				



Comment poser Profildeck® ?

1

Placer l'adaptateur sur le plot (NB : 1 plot à prévoir en dessous de tous les aboutages des lambourdes).

2

Lambourde n°1

Lambourde n°2

Assemblage avec équerre horizontale.

3

Assemblage avec équerre verticale pour créer un second niveau de terrasse.

4

Pose de la bande caoutchouc face dalle.

5

Utilisation de l'écarteur : À clipser dans le système de guidage de la lambourde.



Finition latérale collée avec découpe de carreau

Finition latérale non collée avec profilé de finition clipsable

Angle de terrasse.

Bout de terrasse.


Angle de la terrasse.

En bout de terrasse.

Long de la terrasse.

Fixation avec les vis de structure PROFILDECK®. S'utilise avec le support habillage latéral à la base du plot.

Utilisation de l'arrêt de dalle



Utilisation possible en pose décalée. S'utilise quel que soit le sens de pose de la lambourde Profildeck®. À positionner à la jonction de 2 dalles.

	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
Hauteur Height Höhe Altezza Altura Hoogte		70									
			100								
										140	

NB : Pour une terrasse privée:
Lambourde H55 : L'entraxe préconisé est de 80 cm entre les plots.
Lambourde H27 : L'entraxe préconisé est de 48 cm entre les plots.

Comment poser les plots ?

— GAMME ESSENTIEL

La pose sur **PLOTS STANDARDS** se fait uniquement sur sol plan stabilisé ou sur dalle béton existante. Les **PLOTS AUTONIVELANTS** se posent sur sol non plan irrégulier ou sur dalle béton existante. Vérifier la régularité et la planéité du support pour choisir les plots standards ou autonivelants.

1. PRÉPARER LE SUPPORT.

Sur un terrain brut


- Décaisser le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 cm. Veiller à donner au fond de forme un niveau régulier.
- Poser un film géotextile.
- Effectuer un apport de concassés pour assurer le drainage de l'installation et compacter le terrain.
- Définir la référence des plots nécessaires en fonction de la hauteur de la terrasse finie.

Sur une dalle béton


- Vérifier les hauteurs disponibles aux seuils. Pour plots standards, prévoir 3 cm minimum pour une terrasse avec dalle minérale (5 cm pour plots autonivelants).
- Définir la référence des plots nécessaires en fonction de la hauteur de la terrasse finie.
- Vérifier que l'écoulement d'eau soit possible. Réaliser éventuellement des canaux d'évacuation pour éviter la rétention ou la stagnation d'eau.

2. DISPOSER LES PLOTS AU SOL / POSITIONNER LES DALLES SUR LES PLOTS / RÉGLER LA HAUTEUR DU PLOT.

STANDARDS



AUTONIVELANTS




Nous préconisons la pose d'une rangée de plots standards en périphérie de la terrasse à la place des plots autonivelants afin de stabiliser les dalles.

— GAMME CLEMAN®

1. PROCÉDER DE LA MÊME MANIÈRE QUE POUR LES PLOTS DE LA GAMME ESSENTIEL.

2. UTILISATION DE LA CLÉ D'AJUSTEMENT


- Une fois les dalles positionnées, un réglage de finition peut être effectué à l'aide de la clé d'ajustement CLEMAN®.
- Insérer la clé à l'intersection des 4 dalles, et ajuster la hauteur en tournant vers la gauche pour monter, ou vers la droite pour abaisser la hauteur de l'installation.
- La clé d'ajustement permet de rattraper jusqu'à 1 mm de défaut d'alignement (soit l'équivalent d'un quart de tour).
- **NB** : Pour la pose de carreaux grands formats, ou type de pose spécifique, se référer à nos conseils de pose sur www.jouplast.com. Non compatible avec des dalles d'épaisseur supérieure à 30 mm.



- Les dalles utilisées doivent être autoportantes, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- Il convient de mettre un plot à chaque angle au minimum, se référer aux préconisations des fabricants de carreaux pour évaluer la nécessité de plots additionnels.
- Les terrasses sont destinées à un usage piéton et extérieur uniquement.

La finition latérale collée avec découpe de carreau


— PLOTS ESSENTIEL
(À PARTIR DE 40 MM DE HAUTEUR)



1. Prévoir 1 **plaque à dalle** par plot contre mur et/ou en périphérie visible de la terrasse. Positionner le **support habillage latéral** sur la base du plot.


Clipser la plaque à dalle sur la tête du plot. Puis placer un **carré d'isolation agrippant** sur chaque plaque à dalle en périphérie (optionnel). NB : Le carré d'isolation augmente la hauteur de l'installation de 3 mm.

Placer l'ensemble des dalles périphériques.



3. Glisser la dalle latérale à la verticale dans le logement prévu en pressant fortement contre les points de colle.


Ces 4 configurations sont possibles aussi bien avec les plots CLEMAN® qu'avec les plots ESSENTIEL.




Finition invisible.



Finition avec plinthe.




Création d'un second niveau de terrasse.




Finition en butée.

La finition latérale non collée avec profilé de finition clipsable

1. Avant de positionner les plaques à dalle sur chaque plot en périphérie, placer 1 **clip de fixation** dans un piège à colle de la plaque à dalle. Compter 1 clip par plaque à dalle / Compter 2 clips pour un angle.






2. Clipser la plaque à dalle sur la tête du plot, clip vers l'extérieur. Puis placer un **carré d'isolation agrippant** sur chaque plaque à dalle en périphérie.



3. Placer l'ensemble des dalles périphériques. Les aligner verticalement avec le clip.

Pour apporter un soutien supplémentaire et éviter le basculement des dalles en périphérie de terrasse, il est possible d'utiliser le **kit appui plaque à dalle** pour maintenir l'ensemble. Assembler le kit avant de le positionner sur la base du plot, puis réaliser les ajustements de hauteur.



EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES

NOUVEAU CONFIGURATEUR
RÉALISER UNE SIMULATION DE VOTRE TERRASSE
QUANTIFIER LE NOMBRE DE PLOTS NÉCESSAIRES




Quantité de plots au m²

DIMENSIONS DALLE	TYPE DE POSE	20 m²	40 m²	60 m²	80 m²	100 m²	200 m²	1 000 m²
40 x 40 cm	1 plot / angle	7,8	7,2	6,9	6,8	6,8	6,6	6,5
45 x 45 cm	1 plot / angle	6,4	6	6	5,7	5,7	5,5	5,2
50 x 50 cm	1 plot / angle	5	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1
60 x 60 cm	1 plot / angle	4	3,6	3,3	3,2	3,2	3,1	2,9
75 x 75 cm	1 plot / angle + 1 plot / côté	7,8	7,2	6,8	6,5	6,3	6	5,7
80 x 80 cm	1 plot / angle + 1 plot / côté	7,5	7	6,4	6,1	5,8	5,6	5,2
90 x 90 cm	1 plot / angle + 1 plot / côté	6,2	5,7	5,2	5	4,8	4,4	4,2
30 x 90 cm	1 plot / angle + 1 plot / longueur	9,8	9,6	9,3	9	8,8	8,3	7,8
45 x 90 cm	1 plot / angle + 1 plot / longueur	6,4	6	6	5,7	5,7	5,5	5,2
60 x 90 cm	1 plot / angle + 1 plot / longueur	5,3	5,1	4,8	4,4	4,3	4,1	3,9
50 x 80 cm	1 plot / angle + 1 plot / longueur	6,3	6	6	5,7	5,5	5,5	5,3
50 x 100 cm*	1 plot / angle + 1 plot / longueur	5	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1
100 x 100 cm*	1 plot / angle + 1 plot / côté	4,9	4,6	4,4	4	3,8	3,6	3,2
20 x 120 cm**	1 plot / angle + 1 plot / longueur	11,3	9,2	8,6	8,6	8,6	8,3	7,9
30 x 120 cm*	1 plot / angle + 1 plot / longueur	7,5	6,8	6,3	6,3	6,3	6,1	5,8
40 x 120 cm*	1 plot / angle + 1 plot / longueur	6,3	5,8	5,4	5,2	4,9	4,7	4,5
60 x 120 cm*	1 plot / angle + 1 plot / longueur	4	3,6	3,3	3,2	3,2	3,1	2,9
120 x 120 cm*	1 plot / angle + 1 plot / côté	3,6	3,4	3,1	2,8	2,8	2,6	2,3

*Pour ces formats, nous préconisons l'utilisation de la structure aluminium pour terrasse Profildeck®. Nous consulter pour le quantitatif.
**Pose sur plots uniquement possible avec les plots de hauteur supérieure à 40 mm. Pour les hauteurs inférieures, la pose sur plots est non compatible, utiliser Profildeck®.

Positionnement des plots



• Le présent document ne vaut pas comme engagement et n'a pas de valeur contractuelle. Le quantitatif est donné à titre indicatif. Se référer aux préconisations des fabricants de dalle/céramique pour le nombre de plots à utiliser.
• Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m² suivant usage.
• Qualification des dalles "AUTOPORTANT" obligatoire, de classe T7, T11 ou F+ suivant norme NF EN1339, selon le référentiel QB32 du CSTB.

Informations environnement produits
POUR LA RÉALISATION D'UNE TERRASSE DALLES

- Classification des dalles minérales :
- T7 en terrasses privatives, si la hauteur des plots est ≤ 0,15 m.
 - T11 en terrasses collectives ou en terrasses accessibles au public, ou privatives si la hauteur des plots est > 0,15 m.
 - F+ réalisation de surfaces revêtues de carreaux céramiques posés sur plots.




Règles générales du calepinage*

Il est important voire obligatoire de réaliser un plan de pose ou de calepinage* avant le début du chantier afin de prévoir : sens de pose, coupes, nombre de plots, finition latérale...

SENS DE POSE

D'un point de vue esthétique, préférer les coupes contre les murs (dalles pleines vers l'extérieur).



***CALEPINAGE**
Dessin de la disposition finale, sur un plan, de carrelage ou dallage que l'on souhaite poser.
Le calepinage permet notamment de déterminer le nombre, l'emplacement et l'ordre des carreaux.

Comment poser les plots ?

La pose sur plots se fait uniquement sur sol plan préparé ou sur dalle béton existante.

1 PRÉPARER LE SUPPORT.

Sur un terrain brut

- Décaisser le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 cm. Veiller à donner au fond de forme un niveau régulier.
- Poser un film géotextile.
- Effectuer un apport de concassés pour assurer le drainage de l'installation et compacter le terrain.
- Définir la référence des plots nécessaires en fonction de la hauteur de la terrasse finie.


Sur une dalle béton

- Vérifier les hauteurs disponibles aux seuils. Prévoir 8 cm minimum pour une terrasse bois (+ 1 cm si utilisation de fixations invisibles).
- Définir la référence des plots nécessaires en fonction de la hauteur de la terrasse finie.
- Vérifier que l'écoulement d'eau soit possible. Réaliser éventuellement des canaux d'évacuation pour éviter la rétention ou la stagnation d'eau.


EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES




EN SAVOIR +
VIDÉO PRÉPARATION DU SOL




Disposer les plots / Positionner les lambourdes.



Fixer les lambourdes / Régler la hauteur du plot.



Poser la bande de protection lambourde de votre choix.



Fixer les lames de terrasse.

- Visser la ou les vis à travers la languette. Se servir du vide sur l'ailette du plot comme repère visuel pour centrer une jonction de lambourdes.
- La structure de la terrasse posée sur plots doit être composée de lambourdes en matière bois ou métal, et non composite.
- Les terrasses sont destinées à un usage piéton et extérieur uniquement.
- Respecter les entraxes entre plots et entre lambourdes.
- Respecter les règles édictées par le DTU 51.4 pour les platelages bois.

Comment poser Easio® ?




VIDÉOS +
FICHES
TECHNIQUES


Comment poser Elevo® ?




VIDÉOS +
FICHES
TECHNIQUES




Tête autonivelante.




Fixer les lambourdes.




Poser un étréssillon.




Aboutier les lames sur une seule rangée de plots.




Planter les pieux d'ancrage dans le sol puis placer les plots ELEVO® en respectant les entraxes.



Positionner les lambourdes et les fixer aux plots.




Régler la hauteur des plots.




Fixer les lames de terrasse.

INVISIBILITÉ DES VIS


Comment utiliser Fixego® ?




Réaliser la structure de la terrasse sur plots ou sur cales.




Préparer les pièces spécifiques.




Départ de la terrasse.




Préparer la 1re lame de terrasse.




Retourner et fixer la lame.




Préparer les autres lames.




Retourner, glisser et fixer les lames.



Préparer la fin de la terrasse.




Placer les dernières pièces.



Fixer la dernière lame.

CALCUL DU NOMBRE DE TAQUETS

SI A =	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M
TAQUETS	12	20	28	36	44



EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES




- Avec Fixego®, ne pas utiliser de lames en matière composite.
- Conformément aux règles définies au DTU 51.4 et aux bonnes pratiques des professionnels du bois, la teneur en humidité du bois doit être entre 18 et 22% maximum. Si la teneur en humidité est supérieure, la pose avec la solution Fixego® n'est pas garantie.
- Il est préconisé d'utiliser des lambourdes de la même essence de bois que les lames de terrasse.
- L'utilisation de Fixego® avec du bois nerveux ou peu stable (ex : acacia) n'est pas conseillée.
- Pour les essences de bois moyennement stables (exemple: cumaru), il convient de ne pas utiliser des lames de longueur supérieure à 2,40 m.

La finition latérale




Avec les plots Essentiel



Finition en bout de lambourde

La plinthe vient fermer la face inférieure visible et les côtés en bout de terrasse.





Finition sur les côtés


Pour les côtés de la terrasse bois, prévoir de fixer une cale sur la tête du plot pour faire rejoindre la lambourde verticale au support habillage latéral.



Avec Easio®



Finition en bout de lambourde




Finition sur les côtés

LAMBOURDE H27	LAMBOURDE H55	ADAPTATEUR	VIS STRUCTURE	VIS LAME
Permet la réalisation de structure de terrasse en dalles minérales, en bois naturel ou composite. Favorise l'évacuation des eaux de pluie.		Solidarise la lambourde Profildeck® à la tête du plot ESSENTIEL et Elevo® et se clipse sur toutes les têtes de plots Jouplast® (dalles, bois et autonivelants) / Assure un bon maintien latéral de la lambourde sur le plot, et une bonne résistance à l'arrachement / Permet l' aboutage de 2 lambourdes à l'aide des 4 points de fixation.	Permet l'assemblage des équerres sur la lambourde.	Permet la fixation des lames sur la lambourde.
➕ Bi-face : 1 produit pour 2 applications bois ou dalles.		➕ Compatible avec toutes les têtes de plots Jouplast® et rehausse 25 mm gamme ESSENTIEL à partir de la hauteur 20/30 mm.	➕ Autoforeuse.	➕ Autoperçuse.
2400 x 49 x 27,5 mm Hauteur (lambourde et adaptateur) : 32,5 mm	2400 x 49 x 55 mm (1,06 kg / mètre linéaire) Hauteur (lambourde et adaptateur) : 60 mm	158 x 82 x 48 mm	4,8 x 19 mm Tête hexagonale et collerette intégrée	5,5 x 45 mm Vis à tête fraisée à ailettes Embout : SIT20
Aluminium recyclé à 80% / 100% recyclable 🔧 Se découpe facilement à l'aide d'une scie radiale type "multicut". NB : la lambourde H27 peut s'utiliser avec le plot lambourde 8/20 mm (dans le cas d'une très faible hauteur de réservation et sur une dalle béton).		Polypropylène 100% recyclé 🔧 Surélève la hauteur du plot de 5 mm.	Acier inoxydable 🔧 Couple de serrage 2,5 Nm maxi. (pour indication repère "8" sur une visseuse sans fil 18V).	Acier inoxydable 🔧 Couple de serrage 7 Nm (pour indication repère "18" sur une visseuse sans fil 18V).


ÉQUERRE VERTICALE	ÉQUERRES HORIZONTALES		BANDE ANTI-CONDENSATION
Permet la réalisation d'un second niveau de terrasse.	Permet la réalisation d'un angle à 90° / Permet la fixation de renforts ou de lambourdes périphériques.	Permet la fixation de renforts ou de lambourdes périphériques H27 / Permet la finition latérale (côté bois) utilisée avec les lambourdes H55.	Évite la remontée d'humidité entre la lambourde Profildeck® et les lames de terrasses.
➕ Trous oblongs pour le réglage.	➕ Préperçée : facilite le vissage.	➕ Indéchirable / Autocollante.	
75 x 75 mm / Épaisseur : 2 mm	50 mm x 54 mm Hauteur : 30 mm / Épaisseur : 2 mm	44 mm x 44 mm Hauteur : 20 mm / Épaisseur : 2 mm	Rouleau de 20 mètres linéaires Largeur de la bande : 50 mm / ø du rouleau : 19 cm
Acier zingué	Acier galvanisé	Mousse polyéthylène	
Prévoir 4 vis par équerre / Pour la mise en œuvre, mettre en appui l'équerre horizontale contre la rainure inférieure de la lambourde.			À coller sur un support propre et sec.

Comment poser Profildeck® ?


EN SAVOIR +
VIDÉOS • FICHES TECHNIQUES




Placer l'adaptateur sur le plot (NB : 1 plot à prévoir en dessous de tous les aboutages des lambourdes).



Assemblage avec équerre horizontale.



Assemblage avec équerre verticale pour créer un second niveau de terrasse.



Pose de la bande anti-condensation.



NB : Pour une terrasse privée:
Lambourde H55 : L'entraxe préconisé est de 80 cm entre les plots.
Lambourde H27 : L'entraxe préconisé est de 48 cm entre les plots.

NOUVEAU CONFIGURATEUR
RÉALISER UNE SIMULATION DE VOTRE TERRASSE
QUANTIFIER LE NOMBRE DE PLOTS NÉCESSAIRES



Quantité de plots au m²

TYPE LAME	TYPE DE POSE	20 m²	40 m²	60 m²	80 m²	100 m²	200 m²	1 000 m²
LAME BOIS	Entraxe lambourde : 50 cm = 1 plot / 70 cm sous lambourde	4,1	3,9	3,7	3,5	3,4	3,2	3
	Entraxe lambourde : 50 cm = 1 plot / 50 cm sous lambourde	5	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1
LAME COMPOSITE	Entraxe lambourde : 40 cm = 1 plot / 70 cm sous lambourde	4,6	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8
	Entraxe lambourde : 40 cm = 1 plot / 50 cm sous lambourde	6,1	5,8	5,6	5,5	5,5	5,3	5,2

⚠ ATTENTION La structure de la terrasse posée sur plot doit être faite avec des lambourdes en matière bois ou aluminium, et NON COMPOSITE.

Informations environnement produits
POUR LA RÉALISATION D'UNE TERRASSE BOIS

Il convient de respecter les règles édictées par le DTU 51.4 pour les platelages bois.

- Les lames ne sont jamais directement posées sur le sol mais sur des lambourdes, elles-mêmes isolées du sol au moyen de cales (entraxe* 50 cm maximum).
- Sur terrain naturel, la structure doit reposer sur un sol préalablement préparé. La pose d'un géotextile est fortement conseillée.
- Prévoir une bande de protection entre la lambourde et la lame de terrasse.
- Les lames doivent être fixées avec des vis en inox (type A2 à minima, à tête fraisée).
- Pré-perçage indispensable.



Règles générales LIÉES À LA STRUCTURE BOIS

Prévoir un espace entre le sol et le bois

- Le platelage extérieur bois* doit être dissocié du sol afin de permettre la ventilation de la structure.
- Utiliser des cales ou les plots pour isoler la structure du sol.
- Privilégier si possible une structure croisée, en bois.
- Des étrépillons*, ou renforts entre les lambourdes assurent une meilleure résistance et stabilité de la structure.

Sens de pose

Il est important voire obligatoire de réaliser un plan de pose ou de calepinage* avant le début du chantier afin de prévoir :

- les plans de coupe
- la pose avec/sans raccord de lame
- les entraxes*
- le sens de pose des lames

D'un point de vue esthétique et pour des raisons de sécurité, les lames bois sont à positionner parallèlement au mur comprenant l'accès à la terrasse.

Bien choisir les lames de terrasse

Qualité des lames

Les singularités pouvant être notées sur les lames peuvent avoir des conséquences négatives. Se méfier des lames voilées, gauchies, tuilées ou présentant un dessin irrégulier de la fibre du bois.

Séchage des lames

S'assurer que les techniques de séchage des lames correspondent aux exigences liées aux essences choisies.

AD : Le séchage AD dit "Air Dry" (séchage à l'air libre) pour les bois dit naturellement stables (exemple : bois exotique IPE).

KD : Le séchage KD dit "Kiln Dry" (séchage en séchoir) pour les bois nécessitant un séchage maîtrisé. Conformément aux règles définies au DTU 51.4, et aux bonnes pratiques des professionnels du bois, la teneur en humidité du bois doit être entre 18% et 22% maximum sous risque de dégradation de la pose.

Coefficient d'élancement* des lames

En France, la définition de l'épaisseur des lames fait référence à la norme NF B54-040. S'informer sur cette norme avant de valider le choix de la lame terrasse.

⚠ ATTENTION Vérification impérative auprès du distributeur de bois

ENTRETIEN DE LA TERRASSE BOIS

Au fil du temps, la couleur des lames de terrasses peut donner un aspect grisonnant. C'est un facteur naturel où une fine couche en surface s'oxyde à cause des rayons UV et intempéries.

Utiliser alors un dégriseur ainsi qu'une brosse pour enlever cette couche de gris. Une huile de saturation de la couleur de l'essence de bois peut également être utilisée.

Suivant les essences de bois exotique, une huile spécifique peut être plus adaptée (la densité de certains bois empêche le saturateur de pénétrer).

*LEXIQUE

COEFFICIENT D'ÉLANCEMENT

Rapport entre l'épaisseur et la largeur de la lame.

ENTRAXE

L'entraxe qualifie la distance entre deux axes d'un même ensemble ou de deux ensembles (exemple : entraxe de lambourde).

ÉTRÉSILLON

Pièce de bois ou d'aluminium placée entre les lambourdes de la structure pour la consolider.

PLATELAGE EXTÉRIEUR BOIS

Ouvrage de revêtements extérieurs constitués de lames avec des lambourdes fixées sur des structures d'assises stabilisées (plots, cales, poutres...).

Compatibilité DES PRODUITS

PLOTS DALLES - GAMME ESSENTIEL

	PLOT STANDARD								PLOT AUTONIVELANT				
RÉFÉRENCES	PLOGOM	HD 8/20	HD 20/30	HD 20/40	HD 40/60	HD 50/80	HD 80/140	HD 140/230	HA 29/39	HA 55/75	HA 65/95	HA 95/155	HA 155/245
Rehausse 10 mm 4 maxi	✗	✗	30/70 mm	30/70 mm	50/100 mm	60/120 mm	90/180 mm	150/270 mm	39/79 mm	65/115 mm	75/125 mm	105/195 mm	165/285 mm
Rehausse 25 mm 1 maxi	✗	✗	✗	✗	65/85 mm	75/105 mm	105/165 mm	165/255 mm	✗	✗	✗	✗	✗
Rehausse 60 mm 4 maxi	✗	✗	✗	✗	✗	110/320 mm	140/380 mm	200/470 mm	✗	✗	125/335 mm	155/395 mm	215/485 mm
Plaque à dalle (1/plot) 13 mm de hauteur	✗	✗	À partir de 27 mm	40/53 mm	53/73 mm	63/93 mm	93/153 mm	153/243 mm	✗	✗	✗	✗	✗
Support habillage latéral 1 ou 2/plot	✗	✗	✓	✓	S'utilise avec la plaque à dalle.					✗	✗	✗	✗
Correcteur de pente 4 maxi	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gomme acoustique	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Tous les accessoires sont compatibles entre eux.

PLOTS GAMME CLEMAN®

	DNC 28/40	DNC 40/55	DNC 55/80	DNC 80/130	DNC 130/230	ANC 40/55	ANC 55/80	ANC 80/130	ANC 130/230
Rehausse Cleman® 10 mm 4 maxi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rehausse Cleman® 60 mm 4 maxi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gomme acoustique Cleman®	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plaque à dalle Cleman®	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapis isolation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ compatible ✗ non compatible X mm ajustement hauteur + inclus ⊗ non inclus

PROFILÉS DE FINITION CLIPSABLES

MESURER
LA HAUTEUR
SOUS PLAQUE
À DALLE
DISPONIBLE

TERRASSE SUR PLOTS		50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
		70										
					100							
									140			
TERRASSE AVEC PROFILDECK®		50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
		70										
					100							
									140			

PLOTS LAMBOURDES - GAMME ESSENTIEL

	PLOT STANDARD ESSENTIEL								PLOT ELEVO® 95 MM
RÉFÉRENCES	HL8/20	HL 10	HL 20/30	HL 20/40	HL 40/60	HL 50/80	HL 80/140	HL 140/230	ELEVO®
Rehausse 10 mm 1 maxi	✗	✗	30/40 mm	30/40 mm	50/70 mm	60/90 mm	90/150 mm	150/240 mm	53/148 mm
Rehausse 60 mm 4 maxi	✗	✗	✗	✗	✗	110/320 mm	140/380 mm	200/470 mm	103/378 mm
Correcteur de pente 4 maxi	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Support habillage latéral 1 ou 2/plot	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗

PLOTS GAMME EASIO®

	40/55	55/80	80/140	140/230
Rehausse Easio® 10 mm 4 maxi	✓	✓	✓	✓
Rehausse Cleman® & Easio® 60 mm - 4 maxi	✓	✓	✓	✓
Finition latérale Easio®	✓	✓	✓	✓
Embout de vissage Cleman® & Easio®	✓	✓	✓	✓
Tapis d'isolation	✓	✓	✓	✓

Rappel : le DTU 51.4 limite la hauteur sous platelage bois à 300 mm.

PROFILDECK®

		PROFILDECK H55	PROFILDECK H27
Adaptateur		✓	✓
Équerre horizontale H55		✓	✗
Équerre horizontale H27		✓	✓
Équerre verticale		✓	✗
Té de finition et support habillage latéral		✓	✗
Écarteur Profildeck®		✓	✓
Bande anti condensation		✓	✓
Bande caoutchouc		✓	✓
Arrêt de dalle		✓	✓
Clip de fixation		✓	✓
Essentiel	Plot dalle standard	✓ sauf 8/20 mm	✓ sauf 8/20 mm
	Plot dalle autonivelant	✓	✓
	PLOGOM®	✗	✗
	Rehausse HD 10 mm	✓	✓
	Rehausse HL 10 mm	✓	✓
	Rehausse HR 25 mm	✓	✓
	Plot lambourde	✓	✓*
Easio®	Appui lambourde	✗	✗
	Plot lambourde	✗	✗
Elevo®	Plot lambourde	✓	✓
	Plot dalle standard	✗	✗
Cleman®	Plot dalle autonivelant	✗	✗

* S'utilise avec le plot lambourde 8/20 mm uniquement pour une très faible hauteur de réservation.



Besoin d'un conseil personnalisé ?

Des questions lors de la préparation d'un chantier ?

N'hésitez pas à contacter notre équipe ou à utiliser nos outils d'accompagnement.



Grâce à
**NOTRE PLATEFORME
D'E-LEARNING**
formez-vous facilement
à nos gammes de
produits JOUPLAST® !
Inscrivez-vous.

Pour plus d'informations, retrouvez les
fiches techniques et les vidéos de nos
produits sur www.jouplast.com



Suivez-nous sur :



Vous souhaitez réaliser
une simulation de terrasse,
d'escalier, d'allée et
quantifier le nombre de
produits nécessaires, il
suffit de se rendre sur notre
nouveau configurateur
disponible sur
www.jouplast.com



TMP CONVERT

546 Route de Bourg
01250 Simandre sur Suran
Tél. 04 74 25 84 84

Contact commercial - professionnels :
04 28 88 70 56
delphine.bailly@tmpconvert.com



Matthieu ESPION • 06 47 76 96 62
matthieu.espion@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Aurore AGASSE • 04 28 88 70 53
aurore.agasse@tmpconvert.com

Sophie LAFORGE • 06 43 08 05 06
sophie.laforge@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Laurie BRIDET • 04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

Fabrice PECOURT-MOREAU
06 89 04 53 95
fabrice.pecourt@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Laurie BRIDET
04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

Audrey CONNAN
06 33 20 58 65
audrey.connan@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Laurie BRIDET • 04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

Raphaël DIAZ
06 85 78 95 12
raphael.diaz@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

COMMERCIALE SÉDENTAIRE
Sabrina COLDONAT
sabrina.coldonat@tmpconvert.com

OUTRE-MER

Sylvain BERTHIAS • 00596 696 23 33 98
sylvain.berthias@tektonic-outramer.com

SERVICE CLIENTS

Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

COMMERCIALE SÉDENTAIRE
Cindy GUIGUE
cindy.guigue@tmpconvert.com

David GABRION
06 62 21 69 78
bureau@gabrimon.fr

SERVICE CLIENTS

Anne CATHERIN
04 28 88 70 68
anne.catherin@tmpconvert.com

Corinne MASSIMO
06 80 04 74 04
corinne.massimo@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Anne CATHERIN
04 28 88 70 68
anne.catherin@tmpconvert.com

Vanessa PONTON
06 72 44 71 09
vanessa.ponton@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Catherine CAROL
04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

Xavier PIAZZO
06 83 86 59 50
xavier.piazzo@tmpconvert.com


SERVICE CLIENTS


Aurore AGASSE
04 28 88 70 53
aurore.agasse@tmpconvert.com

Fabien BELLETTE
06 85 82 75 38
fabien.bellette@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com





Jouplast®

10 GARANTIE ANS



www.jouplast.com

Création  contact@teds.fr

bimobject®



Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable. Les visuels et clichés utilisés ne sont pas contractuels et sont des exemples de réalisation.



LE TRI + FACILE

LIVRET 

TRAP VERT 

CATA2512  INPRIM'VERT®