

Datablad

SPIN360[®]

Kompakt, säkert och hållbart cykelhus



Ver. 1.0 SE / 2025.03.27

SPIN360®

Innovativt och platsbesparande cykelhus

Kompakt, säkert och hållbart cykelhus

SPIN360® är ett innovativt och platsbesparande cykelhus med roterande funktion, designat för att erbjuda säker, trygg och effektiv parkering för upp till 12 cyklar. Perfekt för stadsmiljöer, bostadsområden och andra offentliga platser med begränsat utrymme där säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet är i fokus. Konstruerad för krävande nordiska klimat och med sin kompakta design och självbärande struktur är SPIN360® enkel att installera och demontera.

Design och funktion


SPIN360® är ett låsbart och upplyst cykelhus som erbjuder säker och trygg förvaring för upp till 12 cyklar. Den roterande funktionen ihop med den gasfjäderassisterade lyftarmen gör det enkelt för cyklister att från utsidan parkera och hämta sina cyklar, samtidigt som designen maximerar utrymmes användningen. Cyklarna kan låsas individuellt i ramen för extra säkerhet. Den runda formen, materialvalen kombinerat med det gröna taket skapar ett följamt och naturligt inslag i utemiljön.

Flexibilitet

Cykelhuset kan placeras på olika platser utan behov av permanent platsgjutning, vilket gör det flexibelt med dess prefabfundament och installation på olika platser. SPIN360® är även designat för att passa tillsammans andra cykelparkeringslösningar som cykelgarage och cykeltak.

Förankring och installation

SPIN360® kan enkelt förankras i prefabricerade betongblock, vilket gör installationen snabb och enkel utan omfattande markarbete. Cykelhuset kan även förankras i en platsgjuten betongplatta.



Material

Sarg: Varmförzinkat + Pulverlackerad i valfri RAL-färg. Standardfärg är svart RAL 9005.

Dörr: Aluminium + Pulverlackerad i valfri RAL-färg (samma som sarg). Standardfärg är svart RAL 9005.

Stomme + cykelställ: Varmförzinkat stål

Väggar

Cyklos SPIN360® Wall Superwood Nature

Underhållsfria Superwood-väggar ger en hållbar och estetiskt tilltalande finish.

Cyklos SPIN360® Wall Thermo Grey Fire Protected

För att säkerställa brandskyddskrav finns träribbor Thermo Brandskydd.

Tak

Alt 1. – Biotoptak - Främjar biologisk mångfald

Alt 2. – Sedumtak - För grönyta

Lås

Digitalt lås som går att koppla till fastighet eller vara fristående

Tillval – Molntjänst som hanterar access med QR-kod för användare

Mått

Diameter: 3,6m

Höjd: 2,6m

Dörröppning bredd: 1,25m

Belysning

LED 4000K

LED 3000K

Produkt	Art. nr	Beskrivning
Shelter	CYK316300	Cyklos SPIN360 Frame ø3,6m Ht: 2,6m
Walls	CYK316439	Cyklos SPIN360 Wall Superwood Nature
	CYK316668	Cyklos SPIN360 Wall Thermowood Grey Fire Protected
Doors	CYK316380	Cyklos SPIN360 Slide door Alu W:1,25m incl. Electro Mechanical lock
	CYK316670	Cloud Service Lock + QR-Code incl. Installation
Roof	CYK316438	Cyklos SPIN360 Roof Biotope Ready ø3,6m
	CYK316669	Cyklos SPIN360 Roof Sedum Ready ø3,6m
Lighting	CYK316671	Cyklos SPIN360 Lighting 4000K
	CYK316672	Cyklos SPIN360 Lighting 3000K
Anchoring	CYK316673	Concrete Block SPIN360
	CYK316674	Foundation Drawing - Customer casts own concrete slab
Bike Racks	CYK316321	Cyklos SPIN360 Lift Assisted Rotating Bike Rack 12-Slots
Others	CCOL	Custom Color

● Standard ● Optional ● Extra

Miljöbedömningar

SPIN360® cykelskydd är godkänt enligt:



Miljöcertifiering för byggmaterial som främjar hållbart och långsiktigt byggande

Certifieringar

CE-märkt enligt EN 1090

Produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav
för bärande komponenter

Godkänd enligt EN 13857

Uppfyller kraven för
säkerhetsavstånd

