




Solera



GENERAL CATALOGUE

General index

METALBOX



08

ARELOS



16

CLÁSICA



28

IT Boxes



34

INDUBOX (IP65)



44

ISocket



60

Distribution (IP54)



70

STEELBOX



76

MULTIBOX (IP65)



84

POLIBOX (IP66)



90

YBOX



96

Junction boxes



102

BLACK (IP68)



124

Back junction boxes



130

CLIMABOX



146

BLUE range
Dry wall



152

Switches range
EUROPA



162

Switches range
MURAL



176

Switches range
SOL54 (IP54)



182

Trunking



188

8000 series



196

900 series



206

L'ION



212

Plugs & sockets



222

Reel Extension



234

Lighting material



242

Breakers



254

Accessories



264

Nylon ties



276

Technical Information

284

Experience, quality & innovation



Solera was founded in 1967 by Mr. Mariano Verdejo Solera. With more than 50 years' experience Solera has become a benchmark for the Spanish electrical market, generating international interest but never forgetting its proud beginnings as a family business.

Our two factories in Cuenca and Valencia are equipped with innovative technology allowing for high quality standards, demanding production and outstanding customer service. Both factories can deal with the national demands as well as our international sales which currently spread over 50 countries.

Solera a été fondée en 1967 par Mariano Verdejo Solera. Avec plus de 50 ans d'expérience, Solera est devenue la référence sur le marché espagnol de l'équipement électrique, ouvrant les portes du marché international, sans oublier nos origines et fiers de continuer comme une entreprise familiale.

Nos deux usines situées à Cuenca et Valence sont équipées de la dernière technologie, ce qui permet de très hauts niveaux de qualité, capacité et service, tant au niveau national qu'international (exportations dans plus de 50 pays).

Logistic efficiency

The management of the supply chain and logistics process is flexible and efficient, thus satisfying the requirements of customer within an increasingly demanding market, both internationally and domestically.

Advanced demand planning and inventory management techniques have been implemented, which, in turn helps to achieve close to 100% of delivery leadtime targets.

Solera has designed the cargo units to maximise the use of space, improving efficiency and reducing the logistics cost for our customers.



La gestion de la chaîne d'approvisionnement et des processus logistiques se caractérise par sa flexibilité et son efficacité, ce qui permet de satisfaire les exigences des clients dans un environnement de plus en plus exigeant, tant au niveau national qu'international.

Par conséquent, des techniques avancées de planification de la demande et de gestion des stocks ont été mises en œuvre, ce qui permet d'atteindre près de 100% des lignes des services.

Solera propose une design d'unités de charge orientée vers une utilisation maximale de l'espace et des délais, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts logistiques de nos clients.

Intelligent production




Solera has implemented Lean Manufacturing in its two production plants and its logistic center. This strategy focuses on the reduction of waste and excess. Lean Manufacturing helps companies to improve output quality, maximize production and to considerably save costs. In parallel, the Manufacturing Execution System (MES) has been put in place, further increasing competitiveness through the improvement and digitalization of all processes of the company.

In order to implement Lean Manufacturing through out, we have worked and educated our staff in all of our centers, guiding all workers towards continuous improvement, incorporating and using their knowledge and experience.



Solera a mis en œuvre la philosophie de fabrication sans gaspillage (production serrée ou sans déchets) dans ses deux usines de production et dans son entrepôt réglementaire. En parallèle, le Lean a été intégré à un système MES (Manufacturing Execution System), renforçant la compétitivité de l'entreprise grâce à l'amélioration et à la numérisation de tous ses processus. Dans la mise en œuvre de la culture Lean, nous avons travaillé avec toute l'excellente équipe de l'entreprise dans tous ses centres pour guider tous les travailleurs vers une amélioration continue, en profitant de leurs connaissances et de leur expérience.

4.0 Industry



With the Lean Manufacturing strategy and our digital transformation we have implemented Lean culture throughout the company, improving and standardizing all our processes thus allowing us to advance to the full implementation of the 4.0 industry. Additionally, in line with our environmental compromise this has also facilitated the reduction of paper usage by 80%. The resulting effect has permitted Production and Logistics to be more

flexible and environmentally committed on a global basis, being prepared to adapt effectively to the imposition of an increasingly demanding worldwide market.

Grâce à Lean et à notre transformation numérique, nous avons réussi à mettre en œuvre la culture Lean dans l'ensemble de l'entreprise, à améliorer et à normaliser tous nos processus et


à laisser la place à Industry 4.0. De plus, dans notre engagement envers l'environnement, nous avons réduit l'utilisation du papier de 80%.

Le résultat a été que les centres de production et de logistique de Solera sont plus globaux, flexibles et attachés à leur environnement, en plus d'être mieux préparés pour s'adapter efficacement aux exigences d'un marché de plus en plus exigeant et globalisé

International

With more than 20 years of export experience, Solera is renowned as a company in constant expansion, being present in more than 50 countries around the world. That is why we have an Export Department that is responsible for managing all commercial relations abroad.


Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'exportation, Solera se positionne comme une entreprise en expansion constante, présente dans plus de 50 pays du monde. C'est pourquoi nous avons un Service Export responsable de la gestion de toutes les relations commerciales à l'étranger.



WE ARE PRESENT IN

Argelia	Chile	Ecuatorial Guinea	Hungary	Malta	Portugal
Aruba	Colombia	Egypt	Israel	Mexico	Romania
Austria	Curaçao	France	Italy	Morocco	Saudi Arabia
Belgium	Czech Republic	Germany	Ivory Coast	Nicaragua	Senegal
Bolivia	Dominican Republic	Georgia	Lebanon	Oman	Switzerland
Bulgaria	Dubai	Ghana	Libya	Peru	United kingdom
Camerun	Ecuador	Greece	Madagascar	Poland	Venezuela

Discover our website!



Space for professionals.
Espace pour les professionnels.



Directives and regulations.
Directives et règlements.



Ref. configurator for housing type.
Configurateur de référence par type d'habitation.

Request a quote for custom wired cabinets.
Demandez un devis pour des Coffrets sur-mesure.



Create your own product sheets.
Créez vos propres fiches produits.



New technical documentation search engine.
Nouveau moteur de recherche de documentation technique.



psolera.com



English



Français

Systeme Français

**Réf. 706T**

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm. Avec Presse-étoupe. IP44.

**Réf. 706C**

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm.

**Réf. 706CB**

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm.

**Réf. 5706C**

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm.

**Réf. 16F**

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm. IP54.

**Réf. 6566A**

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm.

Réf. 6566AN: Noir.

**Réf. 6566**

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm. Blanc.

Réf. 6566N: Noir.

**Réf. 17F**

Prise 2P+T, 16A 250V~.

**Réf. 57F**

Prise 2P+T, 16A 250V~. IP54

**Réf. 707CF**

Prise 2P+T, 16A 250V~.


Réf. 707CBF (blanc)

**Réf. 5586F-COB**

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. 2m câble H05VV-F, 3G1,5mm². IP44.

**Réf. 5586OB/1F**

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. IP44.

**Réf. 931131FB**

Prise d'inverseur de phase. 2P+T, 16A, 230V~. IP54.

**Réf. V1049F**

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05RR-F, 3G1,5mm². 1,5m. Certification GS. IP44.

**Réf. 7425F/1TG**

4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G1,5 mm².

**Réf. 74240F**

4 prises 2P+T, (français) 16A 230V~. 40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm².

**Réf. 7435F/1TG**

4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².

**Réf. 74340F/1TG**

4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 40 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².

**Réf. 7362F**

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Câble H05VV-F. 30m. 3G1,5. IP44. Max 3.680W.

**Réf. 7344F**

1 prise + 1 fiche 3P+N+T EC + 1 prise 2P+T, 12A 400V~. 20m. H05VV-F 5G2,5. IP44. Max 4.800W.



Réf. 73551F

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.500W. Câble H05VV-F. 25m. 3G2,5. IP44.



Réf. 5725E

139x68x46. 6 entrées Ø 25-20 et 2 entrées Ø 16. Système de fixation avec collier câblages.



Réf. 5625E

Ø 68x46. 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25. Système de fixation avec collier câblages.



Réf. ERP60FU

Prise 2P+T 16A 250V~. 83x81. Connexion à vis. Avec Cadre.

Réf. ERP60F: Sans cadre.



Réf. 5825E

219x68x46. 4 entrées Ø 25-20 et 4 entrées Ø 20-16. Système de fixation avec collier câblages.



Réf. MUR60FU

Prise 2P+T 16A 250V~. 74x72x42.



Réf. ERP60FUSB

Prise 2P+T 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V. 83x81. Connexion rapide. Avec Cadre.

Réf. ERP60FUSB: Sans cadre.



Réf. MUR63FU

Prise 2P+T 16A 250V~ + interrupteur. 148x72x42.



Réf. MUR66FU

Prise double 2P+T 16A 250V~. 148x72x42.



Réf. 3363F

Prise 2P+T 16A 250V~ + commutateur. 27x80x55. IP44. Certification NF.



Réf. 3360F

Prise 2P+T 16A 250V~. 65x80x55. IP44. Certification NF.



Réf. 3363FV

Prise 2P+T 16A 250V~ + commutateur. 27x80x55. IP44. Certification NF.



Réf. 3366F

Double prise 2P+T 16A 250V~. 127x80x55. IP44. Certification NF.



Série L'ION

Multiprises



Réf. 3366FV

Double prise 2P+T 16A 250V~. 127x80x55. IP44. Certification NF.



Réf. 886-15F

220x170x80. 6 Prises 2P+T, 16A, 230V~, IP54.



Réf. 886-6F

220x170x80. 1 Prise 2P+T, 16A, 230V~, IP54. 1 EC Prise 3P+T, 16A, 400V~, IP54.



Réf. 817-9F

165x135x70. 2 Prises 2P+T, 16A, 230V~, IP54. 1 EC Prises 3P+T, 16A, 400V~, IP54.



SAFETY INFORMATION
READ CAREFULLY
CE

Flush distribution boards / *Tableau électrique*



FLUSH
ENCASTRÉE

Pg. 12



DRY WALL & IT
CLOISON SÈCHE ET COMMUNICATION

Pg. 13



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 14

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 266



Pg. 15

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- From 1 to 4 rows (14 to 56 modules).
- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61439-1 & 3, EN 62208.
- Thermoplastic material with metallic door.
- Rated voltage 230/400V. Total load 63A.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- De 1 à 4 rangées et de 14 à 56 modules.
- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 61439-1 et 3, EN 62208.
- Matériel thermoplastique avec porte métallique.
- Tension de 230/400V. Courant 63A.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*




Sealable
Scellable




Large space for connection
*Large espace pour
raccordement*



135mm between DIN rail
135mm entre rail DIN



Linkable
Jumelable



Easy removable hinges
*Charnières facilement
amovibles*



Metal frame (surface mounting)
*Cadre métallique pour
monter sur la surface*

Technical logos / *Logos techniques*



IP40 / *IP40*

IP 40



RoHS / *RoHS*

RoHS



IK07 / *IK07*

IK 07



Halogen Free / *Sans Halogène*

HF



Class II / *Class II*



CE Certification / *Certification CE*



GWT 650-850°C / *650-850°C GWT*

650/850°C

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information

Flush / Encastrée



□ Ref. MPB1E14 ■ Ref. MPB1E14NG

14 modules. 1 row. Flush dimensions 333x300x88.
Earth & Neutral terminals.
*14 modules. 1 rangée. Dimension encastrée 333x300x88.
Barrettes de terre et neutre.*



□ Ref. MPB2E28 ■ Ref. MPB2E28NG

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 333x435x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
*28 modules. 2 rangées. Dimension encastrée 333x435x88.
Barrettes de terre et 2 neutres.*



□ Ref. MPB3E42 ■ Ref. MPB3E42NG

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 333x620x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
*42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 333x620x88.
Barrettes de terre et 2 neutres.*



□ Ref. MPB4E56 ■ Ref. MPB4E56NG

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 333x752x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
*56 modules. 4 rangées. Dimension encastrée 333x752x88.
Barrettes de terre et 2 neutres.*

DRY WALL / MURS CREUX



30 W

1



6



□ Ref. MPB1E14HGW ■ Ref. MPB1E14HGWNG

14 modules. 1 row. Flush dimensions 333x300x88.
Earth & Neutral terminals.
14 modules. 1 rangée. Dimension encastrée 333x300x88. Barrettes de terre et neutre.



33 W

1



6



□ Ref. MPB2E28HGW ■ Ref. MPB2E28HGWNG

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 333x435x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
28 modules. 2 rangées. Dimension encastrée 333x435x88. Barrettes de terre et 2 neutres.



35 W

1



3



□ Ref. MPB3E42HGW ■ Ref. MPB3E42HGWNG

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 333x620x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 330x613x88. Barrettes de terre et 2 neutres.



40 W

1



3



□ Ref. MPB4E56HGW ■ Ref. MPB4E56HGWNG

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 333x752x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
56 modules. 4 rangées. Dimension encastrée 333x752x88. Barrettes de terre et 2 neutres.

IT BOX / BOÎTE IT



35 W

1



3



Ref. MP42-IT

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 333x620x88.
2 multiperforated assembly plates. For solid walls.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 330x613x88. 2 plaques multiperforée. Pour les murs solides.



35 W

1



3



Ref. MP42HGW-IT


42 modules. 3 rows. Flush dimensions 333x620x88.
2 multiperforated assembly plates. For dry wall.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 330x613x88. 2 plaques multiperforée. Pour murs creux.

Accessories / Accessoires

ACCESSORIES INCLUDED / ACCESSOIRES INCLUS



4 x Brackets for wall fixing
Kit de 4 supports muraux



Blind cover
Couvercle aveugle



Protection against plaster
Carton de protection



PE terminal
Bornes de terre



User manual
Instructions

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



References Références	Description	Description	
	Metal frame to convert Flush mounting boxes to surface boxes.	Cadres métalliques pour transformer les boîtes Metalbox d'encaster à boîtes de surface.	
ZO-MP14	Surface unit case for MPB1E14, MPB1E14QC.	Cadre surface pour MPB1E14, MPB1E14QC.	1/6
ZO-MP28	Surface unit case for MPB2E28, MPB2E28QC.	Cadre surface pour MPB2E28, MPB2E28QC.	1/6
ZO-MP42	Surface unit case for MPB3E42, MPB3E42QC.	Cadre surface pour MPB3E42, MPB3E42QC.	1/3
ZO-MP56	Surface unit case for MPB4E56, MPB4E56QC.	Cadre surface pour MPB4E56, MPB4E56QC.	1/3



	Key lock.	Serrure.	
CER-MP28	Key lock kit with 2 metal keys.	Serrure à clé, livrée avec 2 clés.	1/50



	Blind cover.	Aveugle.	
TA1300B03	For 6 modules.	Pour 6 modules.	50/200
100B	For 1 module.	Pour 1 module.	100/7000



	Multiperforated assembly plate.	Plaque multiperforée.	
PL-MP28	For fixing accessories in the box. 262x137,8.	Pour fixer les accessoires dans la boîte. 262x137,8.	1/125



	Terminals.	Bornes.	
180PE	PE terminal 18x6 mm ² + 6x16 mm ² .	Borne de terre 18x6 mm ² + 6x16 mm ² .	1/20
180N	N terminal 18x6 mm ² + 6x16 mm ² .	Borne neutre 18x6 mm ² + 6x16 mm ² .	1/20



105PE	PE terminal 5x6 mm ² .	Borne de terre 5x6 mm ² .	1/1000
105N	N terminal 5x6 mm ² .	Borne neutre 5x6 mm ² .	1/25



113PE	PE terminal 13x6 mm ² + 4x16 mm ² .	Borne de terre 13x6 mm ² + 4x16 mm ² .	1/20
113N	N terminal 13x6 mm ² + 4x16 mm ² .	Borne neutre 13x6 mm ² + 4x16 mm ² .	1/20



113PE/N	PE terminal 13x6 mm ² + 4x16 mm ² . N terminal 13x6 mm ² + 4x16 mm ² .	Borne de terre 13x6 mm ² + 4x16 mm ² . Borne neutre 13x6 mm ² + 4x16 mm ² .	1/20
---------	---	--	------



128PE	PE terminal 28x6 mm ² + 6x16 mm ² .	Borne de terre 28x6 mm ² + 6x16 mm ² .	1/20
128N	N terminal 28x6 mm ² + 6x16 mm ² .	Borne neutre 28x6 mm ² + 6x16 mm ² .	1/20




References Références	Description	Description	
Insulated pin busbar.		Barrette branchement pin.	
P1P100010	One-pole, 56 x 1 module, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	Unipolaire, 56 x 1 modules, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	1/50
P2P21610	Two-poles, 6 x 2 module, section 10 mm ² , 63A, 216 mm.	Bipolaire, 6 x 2 modules, section 10 mm ² , 63A, 216 mm.	40/ 160
P2P100010	Two-poles, 28 x 2 module, section 10 mm ² , 63A, 1m.	Bipolaire, 28 x 2 modules, section 10 mm ² , 63A, 1m.	1/50
P2P100016	Two-poles, 28 x 2 module, section 16 mm ² , 80A, 1m.	Bipolaire, 28 x 2 modules, section 16 mm ² , 80A, 1m.	1/50
P3P100010	Three-poles, 18 x 3 module, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	Tripolaire, 18 x 3 modules, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	1/50
P4P100010	Four-poles, 14 x 4 module, section 10 mm ² , 63A, 1m.	Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 10 mm ² , 63A, 1m.	1/30
P4P100016	Four-poles, 14 x 4 module, section 16 mm ² , 80A, 1m.	Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 16 mm ² , 80A, 1m.	1/30




	Quick connection terminal.	Borne de connexion rapide.	
QC114PE/N	PE (14x4mm ² + 3x16mm ²) & N (14x4mm ² + 3x16mm ²).	T (14x4mm ² + 3x16mm ²) et N (14x4mm ² + 3x16mm ²).	1/60
QC121N	N (21x4mm ² + 6x16mm ²).	N (21x4mm ² + 6x16mm ²).	1/60
QC121PE	PE (21x4mm ² + 6x16mm ²).	T (21x4mm ² + 6x16mm ²).	1/60

INFORMATIVE TABLE / TABLEAU INFORMATIF



FLUSH / ENCASTRÉE

REF.	DIMENSIONS (mm)				
	A	B	C	D	
MPB1E14	327	297	161	136	113PE/N
MPB2E28	462	432	161	136	113PE/N + 105N
MPB3E42	643	613	184	159	180PE + 180N + 105N
MPB4E56	778	748	184	159	128PE + 128N + 105N



BOX WITH METAL FRAME / BOÎTE AVEC CADRE MÉTALLIQUE

RÉF.	DIMENSIONS (mm)		
	A	a	P
MPB1E14 + ZO-MP14	324	360	105
MPB2E28 + ZO-MP28	459	360	105
MPB3E42 + ZO-MP42	640	360	105
MPB4E56 + ZO-MP56	775	360	105



Distribution boards / *Tableau électrique*



FLUSH
ENCASTRÉE

Pg. 20



SURFACE
SURFACE

Pg. 22



DRY WALL & IT
CLOISON SÈCHE ET COMMUNICATION

Pg. 24



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 26

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 266



Pg. 26

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-1 & EN 62208.
- GWT 650 °C (GWT 850 °C for Dry Walls).
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la norme EN 60670-1 et EN 62208.*
- *GWT 650 °C (GWT 850 °C pour cloison creuse).*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Lock system (optional)
Serrure à clé (optionnel)



Large space for connection
*Large espace pour
raccordement*



Linkable
Jumelable



Wide range from 2 to 56
modules
*Large gamme de 2 à 56
modules*



Extractable chassis (optional)
Châssis amovible (optionnel)



PE Terminal adding "R1"
behind the reference
*Borne de Terre en ajoutant
"R1" après la référence*

Technical logos / *Logos techniques*



IP40 / *IP40*

IP 40



RoHS / *RoHS*

RoHS



IK08 / *IK08*

IK08



Halogen Free / *Sans Halogène*

HF



Class II / *Class II*



CE Certification / *Certification CE*



GWT 650-850°C / *650-850°C GWT*

650/850°C

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Flush / Encastrée



1

 66/128


 **Ref. 8692**  **Ref. 8692PF**

2 modules. Flush dimensions 60x130x62.
 2 modules. *Dimensions encastrée* 60x130x62.



1

 30


 **Ref. 8694**  **Ref. 8694PF**

4 modules. Flush dimensions 125x195x72.
 4 modules. *Dimensions encastrée* 125x195x72.





1

 22


 **Ref. 8208**  **Ref. 8208PF**

4 modules. Flush dimensions 140x270x72.
 4 modules. *Dimensions encastrée* 140x270x72.





1

 12


 **Ref. 5108**  **Ref. 5108PF**

8 modules. Flush dimensions 205x233x72.
 8 modules. *Dimensions encastrée* 205x233x72.





1

 10


 **Ref. 8688**  **Ref. 8688PF**

12 modules. Flush dimensions 277x220x72.
 12 modules. *Dimensions encastrée* 277x220x72.





1

 11


 **Ref. 5012**  **Ref. 5012PF**

14 modules. Flush dimensions 320x233x75.
 14 modules. *Dimensions encastrée* 320x233x75.





1

 12


 **Ref. 8685**  **Ref. 8685PF**

18 modules. Flush dimensions 386x225x72.
 18 modules. *Dimensions encastrée* 386x225x72.



1

 10


 **Ref. 8690**  **Ref. 8690PF**

22 modules. Flush dimensions 450x222x72.
 22 modules. *Dimensions encastrée* 450x222x72.



Ref. 5250
 Ref. 5250PF

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
 Extractable chassis.
28 modules. 2 rangées. Dimensions encastrée 320x420x75. Châssis amovible.



Ref. 8206
 Ref. 8206PF

36+4 modules. 2 rows. Flush dimensions 400x320x72.
 Extractable chassis.
36+4 modules. 2 rangées. Dimensions encastrée 400x320x72. Châssis amovible.



Ref. 5260
 Ref. 5260PF

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 360x528x86.
 Extractable chassis.
42 modules. 3 rangées. Dimensions encastrée 360x528x86. Châssis amovible.



Ref. 5270
 Ref. 5270PF

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
 Extractable chassis.
56 modules. 4 rangées Dimensions encastrée 320x670x75. Châssis amovible.



Surface / Surface



□ Ref. 8692S ■ Ref. 8692SPF

2 modules. External dimensions 62x140x85.
2 modules. Dimensions extérieures 62x140x85.




□ Ref. 8684 ■ Ref. 8684PF

4 modules. External dimensions 150x225x95.
4 modules. Dimensions extérieures 150x225x95.




□ Ref. 8209 ■ Ref. 8209PF

4 modules. External dimensions 165x300x95.
4 modules. Dimensions extérieures 165x300x95.




□ Ref. 5109 ■ Ref. 5109PF

8 modules. External dimensions 247x249x104.
8 modules. Dimensions extérieures 247x249x104.




□ Ref. 8703 ■ Ref. 8703PF

12 modules. External dimensions 302x247x104.
12 modules. Dimensions extérieures 302x247x104.



□ Ref. 5021 ■ Ref. 5021PF

14 modules. External dimensions 362x250x104.
14 modules. Dimensions extérieures 362x250x104.



□ Ref. 8704 ■ Ref. 8704PF

18 modules. External dimensions 409x247x104.
18 modules. Dimensions extérieures 409x247x104.



□ Ref. 5281 ■ Ref. 5281PF

28 modules. 2 rows. External dimensions 362x438x104.
28 modules. 2 rangées. Dimensions extérieures 362x438x104.



Ref. 8216
 Ref. 8216PF

40 modules. 2 rows. External dimensions 423x353x104.
 40 modules. 2 rangées Dimensions extérieures 423x353x104.



Ref. 5261
 Ref. 5261PF

42 modules. 3 rows. External dimensions 362x544x104.
 42 modules. 3 rangées Dimensions extérieures 362x544x104.



Ref. 5271
 Ref. 5271PF

56 modules. 4 rows. External dimensions 362x686x104.
 56 modules. 4 rangées. Dimensions extérieures 362x686x104.




Dry Wall / Cloison sèche



□ Ref. 5108HGW ■ Ref. 5108PFHGW

8 modules. Flush dimensions 205x233x72.
8 modules. Dimensions encastrée 205x233x72.



□ Ref. 5012HGW ■ Ref. 5012PFHGW

14 modules. Flush dimensions 320x233x75.
14 modules. Dimension encastrée 320x233x75.



□ Ref. 8690HGW ■ Ref. 8690PFHGW

22 modules. Flush dimensions 450x222x72.
With GM-MP28 glaw.
22 modules. Dimensions encastrée 450x222x72.
Avec griffe GM-MP28.



□ Ref. 5250HGW ■ Ref. 5250PFHGW

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
28 modules. 2 rangées Dimensions encastrée 320x420x75.



□ Ref. 5250GHGW ■ Ref. 5250PFGHGW

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
Extractable chassis.
28 modules. 2 rangées Dimensions encastrée 320x420x75. Châssis amovible.



□ Ref. 5270HGW ■ Ref. 5270PFHGW

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
56 modules. 4 rangées. Dimensions encastrée 320x670x75.



□ Ref. 5270GHGW ■ Ref. 5270PFGHGW

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
Extractable chassis.
56 modules. 4 rangées. Dimensions encastrée 320x670x75. Châssis amovible.


*Vieww fix system in pg 289/
Voir système de fixation sur la page 289

IT boxes / Coffret de communication




Ref. 5508-IT

External dimension 360x540x85.
Dimension extérieure 360x540x85.




Ref. 5508L-IT

External dimension 360x540x85. Cabinet with key lock.
Dimension extérieure 360x540x85. Avec serrure.



Ref. 5504-IT

Flush dimensions 300x500x85.
Dimension encastrée 300x500x85.




Ref. 5504L-IT

Flush dimensions 300x500x85. Cabinet with key lock.
Dimension encastrée 300x500x85. Avec serrure.

Accessories / Accessoires



References Références	Description	Description	
	Blind cover.	Couvercle.	
TA1300B	For 6 modules.	Pour 6 modules.	50/200



	Multiperforated assembly plate.	Plaque multiperforée.	
PL-MP28	For fixing accessories in the box. 262x137,8.	Pour fixer les accessoires dans la boîte. 262x137,8.	1/125



	Blind cover.	Couvercle.	
100B	For 1 module. White.	Pour 1 module. Blanc.	100/7000



	Terminal block.	Barrette de connexion.	
212N	Neutral terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Blue.	Borne neutre avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Bleu.	1/200
212TT	Earth terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Green.	Borne terre avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Vert.	1/125




	Terminal bars.	Bornes.	
108P	8 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	40/640
112P	12 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	50/400




	Insulated pin busbar.	Barrette branchement pin.	
PIP100010	One-pole, 56 x 1 module, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	Unipolaire, 56 x 1 modules, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	1/50
P2P21610	Two-poles, 6 x 2 module, section 10 mm ² , 63A, 216 mm.	Bipolaire, 6 x 2 modules, section 10 mm ² , 63A, 216 mm.	40/ 160
P2P100010	Two-poles, 28 x 2 module, section 10 mm ² , 63A, 1m.	Bipolaire, 28 x 2 modules, section 10 mm ² , 63A, 1m.	1/50
P2P100016	Two-poles, 28 x 2 module, section 16 mm ² , 80A, 1m.	Bipolaire, 28 x 2 modules, section 16 mm ² , 80A, 1m.	1/50
P3P100010	Three-poles, 18 x 3 module, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	Tripolaire, 18 x 3 modules, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	1/50
P4P100010	Four-poles, 14 x 4 module, section 10 mm ² , 63A, 1m.	Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 10 mm ² , 63A, 1m.	1/30
P4P100016	Four-poles, 14 x 4 module, section 16 mm ² , 80A, 1m.	Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 16 mm ² , 80A, 1m.	1/30

Flush / Encastrée



Surface / Surface



Ref.	Modules	a	b	b1	b2	b3	c	d	e	f
8692	2	60	130	65		65	62	62	140	85
8694	4	125	195	97		97	72	150	247	
8208	4	140	270				72	165	300	
5108	8	205	233	116		166	72	247	249	
8688	12	277	220	110		110	72	302	247	
5012	14	320	233	116		116	75	362	250	
8685	18	386	225	112		112	72	409	247	
8690	22	450	222	111		111	72	477	247	
5250	28	320	420	110	193	116	75	362	438	102
8206	40	400	321	98	125	978	72	423	353	94
5260	42	360	526	113	150	113	86	362	544	113
5270	56	320	670	110	150	110	75	362	686	102
8692S	2							62	140	85
8684	4							150	225	95
8209	4							165	300	95
5109	8							247	249	104
8703	12							302	246	104
5021	14							362	250	104
8704	18							407	246	104
5281	28							362	436	104
8216	40							423	351	104
5261	42							362	543	104
5271	56							362	686	104

REF. WITH TERMINALS / *RÉFS. AVEC BORNES*

"R1" behind the reference: with earth terminal, ex: 8692R1
 "R1" après la référence : barrette de terre inclus.

"R2" behind the reference: with 2 terminals, ex: 8692R2
 "R2" après la référence : 2 barrettes inclus.



PACKAGING / *EMBALLAGE*

Add "R" in front of the reference for wrapped packaging, ex: R8703
 Ajouter "R" devant la référence pour la version filmée, ex: R8703.



Without the "R" in the reference will be packaged in cardboard: ex: 8703
 Sans "R" à la référence pour la version boîte, ex: 8703.





Surface distribution boards / *Coffre de distribution*



SURFACE
SURFACE

Pg. 32

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 266



Pg. 254

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

Back entries & Knock-outs

Entrées des câbles par derrière. Pré-découpés

Compact

Compact



Wide range
Large gamme




Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 62208 & EN 60670-1.
- 70 °C Ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 62208 et EN 60670-1.*
- *Test pression à bille 70°C.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*




Compact
Compact



Back entries & Knock-outs
*Entrées des câbles par
derrière. Pré-découpés*



Wide range
Large gamme



Economic
Économique



RoHS
RoHS



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IP40 / *IP40*



IK07 / *IK07*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information

Surface / *Surface*



2 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / <i>Couleur</i>	
689B	40 x 140 x 58	White / <i>Blanc</i>	10/230



4 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / <i>Couleur</i>	
670B	82 x 172 x 61	White / <i>Blanc</i>	1/35



6 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / <i>Couleur</i>	
621B	120 x 140 x 58	White / <i>Blanc</i>	5/100




8 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / <i>Couleur</i>	
696B	178 x 140 x 58	White / <i>Blanc</i>	5/80



12 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / <i>Couleur</i>	
694B	240 x 192 x 68	White / <i>Blanc</i>	1/36



14 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / <i>Couleur</i>	
703B	280 x 192 x 68	White / <i>Blanc</i>	1/36



18 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / <i>Couleur</i>	
704B	348 x 192 x 68	White / <i>Blanc</i>	1/24



38 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / <i>Couleur</i>	
5216B	410 x 270 x 68	White / <i>Blanc</i>	1/11





IT Boxes / Coffret de communication



IT BOXES
COFFRET DE TERMINAISON DU RÉSEAU

Pg. 38



1 BOX
1 COFFRE

Pg. 40



BACK JUNCTION BOX
BOÎTE DE RACCORDEMENT

Pg. 41



SECONDARY JUNCTION BOX
BOÎTE DE RACCORDEMENT SECONDAIRE

Pg. 42



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 43

Complementary products



Pg. 266




Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

Wide range (1 or 2 boxes)
Large gamme (1 ou 2 boîtes)

DIN rail included
Rail DIN inclus



Multiperforated assembly plates ref. PL-MP28
Plaques multiperforées réf. PL-MP28

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 60670-22, EN 62208.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 60670-22, EN 62208.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Thermoplastic or metallic
door & frame
*Matérielle thermoplastique
ou métallique*



1 or 2 doors
1 ou 2 portes



IK07-08
IK07-08



Wide range
Large gamme



1 or 2 boxes
1 ou 2 coffres



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IK07-08 / *IK07-08*



Halogen Free / *Sans Halogène*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information




Plus d'information

IT boxes / Coffret de terminaison de réseau




Ref. 5504/2

Empty cabinets (2 boxes). Flush dimensions 688x526x86.
Boîte vide (2 coffres). Dimensions encastrée 688x526x86.




Ref. 5504/2L

Empty cabinets (2 boxes) with 2 key lock.
 Flush dimensions 688x526x86.
*Boîte vide (2 coffres) avec 2 serrures.
 Dimensions encastrée 688x526x86.*




Ref. 5504/2B

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~.
 Flush dimensions 688x526x86.
*2 boîtes avec 2 prises 2P+T 16A 250V~.
 Dimensions encastrée 688x526x86.*




Ref. 5504/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key lock.
 Flush dimensions 688x526x86.
*2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures.
 Dimensions encastrée 688x526x86.*




Ref. 5560/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key locks.
 35 mm DIN rail. With mounting plate. Flush dimensions 723x526x86.
*2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures. Rail DIN 35mm.
 Avec plaque de montage. Dimension encastrée 723x526x86.*




Ref. 5508/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key locks.
 35 mm DIN rail. With mounting plate. External dimension 725x543x115.
*2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures. Rail DIN 35mm.
 Avec plaque de montage. Dimension extérieure 725x543x115.*




Ref. MP42/2

Empty cabinets (2 boxes) with 1 plate. Metallic door & frame.
Flush dimensions 695x613x88.
Boîtes vides (2 coffres) avec 1 plaque. Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 695x613x88.




Ref. MP42/2B

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 1 plate.
Metallic door & frame. Flush dimensions 695x613x88.
2 boîtes avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 1 plaque. Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 695x613x88.




Ref. 5560MET

2 empty cabinets with 1 door. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes vides (2 coffres) avec 1 porte. Porte et cadre métallique. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.




Ref. 5560MET/B

2 cabinets with 1 door and 1 multipoint socket with 2 sockets
2P+E 16A 250V~. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
*Boîtes (2 coffres) avec 1 porte et 1 multiprise avec 2 prises 2P+T
16A 250V~. Porte et cadre métallique. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.*



Ref. 5560MET/2


2 empty cabinets. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes vides (2 coffres). Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.



Ref. 5560MET/2B

2 cabinets and 1 multipoint socket with 2 sockets 2P+E 16A
250V~. Metallic door & frame. Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes (2 coffres) et 1 multiprise avec 2 prises 2P+T 16A 250V~. Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.

1 box / 1 coffre



Ref. 5508-IT

Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates.
External dimension 360x540x85.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée.
Dimension extérieure 360x540x85.



Ref. 5508L-IT

Cabinet with DIN rail, 2 multiperforated assembly plates and key lock. External dimension 360x540x85.
Boîte avec rail DIN, 2 plaques multiperforée et serrure.
Dimension extérieure 360x540x85.



Ref. 5504-IT

Ref. 5504L-IT


Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates.
Flush dimensions 300x500x85.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée.
Dimension encastrée 300x500x85.
(Ref. 5504L-IT with key lok / avec serrure)



Ref. 5504HH-IT

Ref. 5504HHL-IT

Cabinet with DIN rail, 2 multiperforated assembly plates and key lock. Flush dimensions 300x500x85. For dry wall.
Boîte avec rail DIN, 2 plaques multiperforée et serrure.
Dimension encastrée 300x500x85. Pour murs creus.
(Ref. 5504HHL-IT with key lok / avec serrure)



Ref. MP42-IT


Ref. MP42HGW-IT

Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates.
Flush dimensions 330x613x88. Metallic door & frame.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée.
Dimension encastrée 330x613x88. Porte et cadre métalliques.
(Ref. MP42HGW-IT for dry wall / pour murs creus)




Ref. 362

12 entries Ø 25. Flush dimensions 100x100x45. Screw lid fixture.
 12 entrées Ø 25. Dimension encastrée 100x100x45.
 Couverture avec fixation de vis.



Ref. 363

16 entries Ø 25. Flush dimensions 160x100x50. Screw lid fixture.
 16 entrées Ø 25. Dimension encastrée 160x100x50.
 Couverture avec fixation de vis.



Ref. 5363

14 entries Ø 32 & 10 entries Ø 40. Flush dimensions 164x106x47.
 Screw lid fixture.
 14 entrées Ø 32 et 10 entrées Ø 40.
 Dimension encastrée 164x106x47. Couverture avec fixation de vis.

Secondary junction box / Boîte de raccordement secondaire



Ref. 454515S-ICT

Ref. 454515E-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
450x450x150.
*Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
450x450x150.*

Ref.454515S-ICT. IP55. Surface / *IP55. Surface.*

Ref.454515E-ICT. IP34. Flush / *IP34. Encastrée.*



Ref. 507015S-ICT

Ref. 705015E-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
500x700x150.
*Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
500x700x150.*

Ref. 507015S-ICT. IP55. Surface. Vertical / *IP55. Surface.
Vertical.*

Ref. 705015E-ICT. IP34. Flush. Horizontal / *IP34. Encastrée.
Horizontal.*




Ref. 100515S-ICT

Ref. 100515E-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
1000x550x150.
*Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
1000x550x150.*

Ref. 100515S-ICT. IP55. Surface / *IP55. Surface.*

Ref. 100515E-ICT. IP34. Flush / *IP34. Encastrée.*



Ref. 5510015S-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
550x1000x150. IP55. Surface.
*Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
550x1000x150. IP55. Surface.*



References <i>Références</i>	Description	Description	
	Thermoplastic frame & door.	Cadre et porte thermoplastique.	
5505REJ	For refs. 5504/2, 5560/2 & 5508/2.	<i>Pour réf. 5504/2, 5560/2 et 5508/2.</i>	1/12



	Metallic frame & door with key.	Cadre et porte métallique avec serrure.	
MP4545-ICT	External dimension 450x450.	<i>Dimension extérieure 450x450.</i>	1/1
MP7050-ICT	External dimension 700x500.	<i>Dimension extérieure 700x500.</i>	1/1



	Multiperforated assembly plate.	Plaque multiperforée.	
PL-MP28	For fixing accessories in the box. 262x137,8.	<i>Pour fixer les accessoires dans la boîte. 262x137,8.</i>	1/125



	Locking system.	Système de fermeture.	
1300LM	Metal key.	<i>Clé en métal.</i>	1/300



	Locking system.	Système de fermeture.	
CER-1300L2	Metal lock. For ref. 5560MET and versions.	<i>Serrure à clé métallique. Pour réf. 5560MET et les versions.</i>	1/20



Industrial cabinets IP65 / *Coffrets de chantier IP65*



DISTRIBUTION BOARDS
BOÎTES DE DISTRIBUTION

Pg. 48



INDUSTRIAL BOXES
COFFRETS INDUSTRIELS

Pg. 50



CONNECTION BOXES
BOÎTES DE RACCORDEMENT

Pg. 52



WIRED CABINETS
COFFRETS DE CHANTIER

Pg. 53



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 55

Complementary products




Pg. 254



Pg. 266



Pg. 60



Pg. 254

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
 - Complies with EN 62208 & EN 61439-1 & 3.
 - 70 °C ball pressure test.
 - Dimensions: Width x Height x Depth (mm).
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
 - *En accord avec EN 62208 et EN 61439-1 et 3.*
 - *70 °C Essai de pression à la bille.*
 - *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Versatility
Versatilité



Large space for connection
*Large espace pour
raccordement*



Linkable
Jumelable



Wide range
Large gamme



Robust locking
Fermeture robuste



PE Terminal adding "R1" after
ref. number
*Borne de Terre en ajoutant
"R1" après la référence*

Technical logos / *Logos techniques*



IP65 / *IP65*



IK08 / *IK08*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



UV protection / *Protection UV*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*



Certification / *Certification*

Download / *Télécharger*




More information



Plus d'information

Distribution boards / *Boîtes de distribution*



Ref. 1303

3 modules. External dimensions 85 x 155 x 100.
3 modules. *Dimensions extérieures 85 x 155 x 100.*




Ref. 1304

4 modules. External dimensions 120 x 200 x 115.
4 modules. *Dimensions extérieures 120 x 200 x 115.*




Ref. 1306B

6 modules. External dimensions 170 x 200 x 115.
6 modules. *Dimensions extérieures 170 x 200 x 115.*




Ref. 1308B

8 modules. External dimensions 215 x 200 x 115.
8 modules. *Dimensions extérieures 215 x 200 x 115.*




Ref. 1308A

8 modules. External dimensions 215 x 200 x 160.
8 modules. *Dimensions extérieures 215 x 200 x 160.*




Ref. 1311A

11 modules. External dimensions 270 x 250 x 160.
11 modules. *Dimensions extérieures 270 x 250 x 160.*




Ref. 1312

12 modules. External dimensions 270 x 250 x 160.
12 modules. *Dimensions extérieures 270 x 250 x 160.*




Ref. 1322

22 modules. External dimensions 270 x 500 x 160.
22 modules. *Dimensions extérieures 270 x 500 x 160.*



Ref. 1336

36 modules. External dimensions 362 x 362 x 160.
 36 modules. *Dimensions extérieures 362 x 362 x 160.*




Ref. 1348

48 modules. External dimensions 362 x 500 x 160.
 48 modules. *Dimensions extérieures 362 x 500 x 160.*




Industrial boxes / Coffrets industriels




Ref. 1308

8 modules. External dimensions 215x500x160.
8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160.




Ref. 1311

11 modules. External dimensions 270x500x160.
11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160.




Ref. 1308V1

8 modules. External dimensions 215x500x160.
 Hole for fitted interlocked socket-outlet.
*8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160.
 Trou pour prise interverrouillée.*



Ref. 1311V2

11 modules. External dimensions 270x500x160.
 2 holes for fitted interlocked socket-outlet.
*11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160.
 2 trous pour prise interverrouillée.*




Ref. 1308V3

8 modules. External dimensions 215x500x160.
 3 holes for fitted socket-outlet.
*8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160.
 3 trous pour prise interverrouillée.*




Ref. 1311V4

11 modules. External dimensions 270x500x160.
 6 holes for fitted socket-outlet.
*11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160.
 6 trous pour prise interverrouillée.*




Ref. 1316

16 modules. External dimensions 362x500x160.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.




Ref. 1332

32 modules. External dimensions 362x500x160.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.




Ref. 1316V3

16 modules. External dimensions 362x500x160.
3 holes for fitted interlocked socket-outlet.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.
3 trous pour prise interverrouillée.




Ref. 1332V3

32 modules. External dimensions 362x500x160.
3 holes for fitted interlocked socket-outlet.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.
3 trous pour prise interverrouillée.



Ref. 1316V6


16 modules. External dimensions 362x500x160.
6 holes for fitted socket-outlet.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.
6 trous pour prise interverrouillée.



Ref. 1332V6

32 modules. External dimensions 362x500x160.
6 holes for fitted socket-outlet.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.
6 trous pour prise interverrouillée.

Connection boxes / Boîtes de raccordement




Ref. 818A

External dimensions 215x200x140.
Dimensions extérieures 215x200x140.




Ref. 818B

External dimensions 215x200x95.
Dimensions extérieures 215x200x95.




Ref. 820P

External dimensions 270x500x140.
Dimensions extérieures 270x500x140.



Ref. 821P






External dimensions 362x500x140.
Dimensions extérieures 362x500x140.







Ref. 822P

External dimensions 362x362x140.
Dimensions extérieures 362x362x140.

Custom solutions for temporary work panels / *Coffrets de chantier provisoires*

	Ref. Réf.	Description	Description		
			8 modules. 215x500x160.	8 modules. 215x500x160.	
	1308P-C5	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Schuko socket 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 2 EC socket 1P+N+E, 16A 250V. IP44. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Prise Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54. • 2 Prises EC 1P+N+T, 16A 250V. IP44. 	1	1
		16 modules. 362x500x160.	16 modules. 362x500x160.		
	1316P-CPI97	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Fitted interlocked socket-outlet 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 2P, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Kit union. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Prises interverrouillées 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 2P, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union. 	1	1
		11+11 modules. 540x500x160.	11+11 modules. 540x500x160.		
	1311P-CPI16	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 Fitted interlocked socket-outlet 3P+E, 16A 400V. IP67. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 Modular surge protection. • 1 emergency button. • 1 Kit union. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 2 Prises interverrouillées 3P+T, 16A 400V. IP67. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Protection parafoudre modulaire. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union. 	1	1

String control panels for photovoltaic installations / *Tableaux de contrôle pour installations photovoltaïques*



	Ref. Réf.	Description	Description		
			Several inputs / one output.	Plusieurs entrées / 1 sortie.	
	FV211016-63	1000VDC. Max. 63A DC 2 inputs.	1000VDC. Máx. 63A DC 2 entrées.	1	1
	FV311016-63	1000VDC. Max. 63A DC 3 inputs.	1000VDC. Máx. 63A DC 3 entrées.	1	1
	FV411016-63	1000VDC. Max. 63A DC 4 inputs.	1000VDC. Máx. 63A DC 4 entrées.	1	1
	FV511016-63	1000VDC. Max. 63A DC 5 inputs.	1000VDC. Máx. 63A DC 5 entrées.	1	1
	FV511016-125	1000VDC. Max. 125A DC 5 inputs.	1000VDC. Máx. 125A DC 5 entrées.	1	1
	FV611016-125	1000VDC. Max. 125A DC 6 inputs.	1000VDC. Máx. 125A DC 6 entrées.	1	1
		Several inputs / several outputs.	Plusieurs entrées / plusieurs sorties.		
	FV111016	1.000 Vdc. 1 inputs MC4 / 1 output.	1.000 Vdc. 1 entrées MC4 / 1 sorties.	1	1
	FV221016	1.000 Vdc. 2 inputs MC4 / 2 outputs.	1.000 Vdc. 2 entrées MC4 / 2 sorties.	1	1
	FV331016	1.000 Vdc. 3 inputs MC4 / 3 outputs.	1.000 Vdc. 3 entrées MC4 / 3 sorties.	1	1
	FV441016	1.000 Vdc. 4 inputs MC4 / 4 outputs.	1.000 Vdc. 4 entrées MC4 / 4 sorties.	1	1
	FV551016	1.000 Vdc. 5 inputs MC4 / 5 outputs.	1.000 Vdc. 5 entrées MC4 / 5 sorties.	1	1
	FV661016	1.000 Vdc. 6 inputs MC4 / 6 outputs.	1.000 Vdc. 6 entrées MC4 / 6 sorties.	1	1

Example of wired cabinets / Coffrets de chantier

Electric vehicle protection panels /

Coffrets de protection pour bornes de recharge pour véhicules électriques



Ref. Réf.	Description	Description		
	(Way 3). 12 modules. Dimensions outside 270 x 250 x 160 .	(Mode 3) . 12 éléments . Dimensions extérieures 270 x 250 x 160 .		
1312P-I15	<ul style="list-style-type: none"> • IGA 2P 40A. Curve C. • 1 RCB 2P, 40A, 30mA. Class A. • 1 Transient + permanent surge protector 40A. • Metal key lock. • Earth terminal support • Terminal strip. • Max power 9,2kW. 	<ul style="list-style-type: none"> • IGA 2P 40A. Classe C. • 1 Différentiel 2P, 40A, 30mA. Classe A. • 1 Protection parafoudre modulaire temporaire + permanente 40A. • Fermeture à clé métallique. • Reglette de support à la terre. • Kit de fixation murale. 	1	1




	(Mode 3) + charging point (Mode 1 & 2). 22 elements. External dimensions 270x500x160.	(Mode 3) + borne de recharge (Mode 1 et 2) . 22 éléments . Dimensions extérieures 270 x 500 x 160 .		
1322P-VH2	<p><u>General protection</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • IGA protection 2P, 50A. Class C. 6kA. • Permanent overvoltage limiter. • Transient overvoltage limiter. <p><u>Charging point protection (Mode 3)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2P, 40A circuit breaker protection. Curve C. 6kA. • Superimmunized differential protector. 2P, 40A, 30mA. • Maximum power: 9,2kW. <p><u>Charging point (Mode 2)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2P, 10A circuit breaker protection. Curve C. 6kA. • 2P+E Schuko DIN rail socket, 16A, 250V. • Superimmunized differential protector. 2P, 40A, 30mA. • Maximum power: 2.3kW. 	<p><u>Protection générale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection IGA 2P, 50A. Classe C. 6kA. • Protection parafoudre modulaire <p><u>Protection de la borne de recharge (Mode 3)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection magnétothermique 2P, 40A. Courbe C. 6kA. • Protecteur différentiel superimmunisé. 2P, 40A, 30mA. • Puissance maximale: 9,2kW. <p><u>Borne de recharge (Mode 2)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection magnétothermique 2P, 10A. Courbe C. 6kA. • Profilé DIN Schuko 2P+T, 16A, 250V. • Protecteur différentiel superimmunisé. 2P, 40A, 30mA. • Puissance max: 2,3kW. 	1	1

*Any other option you need, quote upon request.

Demandez notre devis pour votre coffret équipé et précâblé.



References <i>Références</i>	Description	Description	
	DIN rail.	Rail DIN.	
TS35/SZ	DIN rail (without holes). 35x7.5. Length 2m. Steel.	Rail DIN. 35x7,5. Longueur 2m. Acier (sans trous).	2/20



	Handle.	Poignée.	
KIT1300ASA	Handle with screws, washer, nut and sealant joint guarantee IP protection.	Poignée avec vis, rondelle, écrou et joint garantissant protection IP.	1/90




	Union kit.	Union.	
KIT1300UN32	2 Union kit for linking 2 boxes IP65. Metric 32.	2 presse-étoupes pour relier 2 boîtes IP65. Métrique 32.	1/100
KIT1300UN40	2 Union kit for linking 2 boxes IP65. Metric 40.	2 presse-étoupes pour relier 2 boîtes IP65. Métrique 32.	1/100



	Wall brackets.	Crochets muraux.	
KIT1300SOP	4 external wall bracket including 4 fixing screws	4 crochets muraux extérieurs avec 4 vis.	--/---



	Terminal block.	Barrette de connexion.	
212N	Neutral insulated terminal 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Blue.	Borne neutre avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Bleu.	1/200
212TT	Earth insulated terminal 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Green.	Borne terre avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Vert.	1/125



	Terminal bars.	Bornes.	
108P	8 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	40/640
112P	12 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	50/400



	Wheels kit.	Roues.	
KIT-SOMR	2 Wheel kit for metal support structure.	Kit de 2 roues pour support en métal.	1/25



	Indubox support for tube.	Support Indubox pour tube.	
KIT-ST1308	Kit of 2 metal supports to mount an Indubox box to a tube (27 cm maximum diameter). Includes 2 metal cable ties and 4 fixing screws. For ref. 818A, 818B, 1308A, 1308B, 1308P, 1308PV1, 1308PV3.	Kit de 2 supports métalliques pour pouvoir fixer une boîte Indubox sur tube (27 cm de diamètre maximum). Comprend 2 colliers câblage métalliques et 4 vis de fixation. Pour réf. 818A, 818B, 1308A, 1308B, 1308P, 1308PV1, 1308PV3.	1/1
KIT-ST1311	Kit of 2 metal supports to mount an Indubox box to a tube (27 cm maximum diameter). Includes 2 metal cable ties and 4 fixing screws. For ref. 820P, 820PV6, 1311A, 1311P, 1311PV2, 1311PV4, 1312, 1322P.	Kit de 2 supports métalliques pour pouvoir fixer une boîte Indubox sur tube (27 cm de diamètre maximum). Comprend 2 colliers câblage métalliques et 4 vis de fixation. Pour réf. 820P, 820PV6, 1311A, 1311P, 1311PV2, 1311PV4, 1312, 1322P.	1/1
KIT-ST1316	Kit of 2 metal supports to mount an Indubox box to a tube (27 cm maximum diameter). Includes 2 metal cable ties and 4 fixing screws. For ref. 822, 822P, 821P, 821PV9, 1316P, 1316PV3, 1316PV6, 1332P, 1332PV3, 1332PV6, 1336P, 1348P.	Kit de 2 supports métalliques pour pouvoir fixer une boîte Indubox sur tube (27 cm de diamètre maximum). Comprend 2 colliers câblage métalliques et 4 vis de fixation. Pour réf. 822, 822P, 821P, 821PV9, 1316P, 1316PV3, 1316PV6, 1332P, 1332PV3, 1332PV6, 1336P, 1348P.	1/1

Accessories / Accessoires



References Références	Description	Description	
Support structure.		Support en métal.	
SOM1311	Support structure 27.2 cm width. For ref. 1308, 1311 & 1322.	Support vertical en métal. Largeur de 27,2 cm. Pour réf. 1308, 1311 & 1322	1/1
SOM1316	Support structure 40 cm width. For ref. 1316, 1332 & 1348.	Support vertical en métal. Largeur de 40 cm. Pour réf. 1316, 1332 & 1348	1/1



Blind cover.		Couvercle aveugle.	
TA1300G	For 6 modules.	Pour 6 modules.	50/200
100G	For 1 module.	Pour 1 module.	100/7000



Frames.		Cadres.	
MR1360	Mounting frame.	Cadre pour assemblage.	1/100
MR1360B	Mounting frame.	Cadre pour assemblage.	1/100
MR1360M	Mounting frame.	Cadre pour assemblage.	1/100
KIT-B	Mounting frame. Pack Seal + 4 screws.	Cadre pour assemblage. Joint + 4 vis.	1/85



Blind covers.		Couvercle aveugle.	
TA1300C	Single blind cover.	Simple couvercle aveugle.	1/100
TA1316C	Double blind cover.	Double couvercle aveugle.	1/70
TA1332C	Double blind cover for ref. 1332.	Double couvercle aveugle seulement pour 1332.	1/80



Emergency stop.		Bouton d'arrêt d'urgence.	
PE1300	Emergency stop switch with emergency label.	Bouton d'arrêt d'urgence avec cadre, boîte de contact et étiquette "emergency".	1/40



Push button.		Bouton d'urgence.	
PE12	Push button NC, without label.	Bouton-poussoir NC, sans étiquette.	1/180
PE12CA	Push button NO, without label.	Bouton-poussoir NO, sans étiquette.	6/180
ET12	"Emergency stop" label.	Adhésif "Emergency stop".	20/200



Push spring button. Ø22mm.		Bouton d'urgence. Ø22mm.	
PULSA5R	Red Push button. NC contact.	Bouton rouge. Contact NC.	12/288
PULSA5V	Green Push button. NO contact.	Bouton vert. Contact NO.	12/288



Indicating lights LED. Ø22mm. 250V.		Indicateurs de lumière LED. Ø22mm. 250V.	
PLD22	Red indicator LED light.	Indicateur LED rouge.	12/288
PLD22V	Green indicator LED light.	Indicateur LED vert.	12/288




Switch selector. Ø22mm.		Interrupteur sélecteur. Ø22mm.	
INT5/3A2	3 positions V/. Type 2NO.	3 positions V/. Type 2NO.	12/288




References <i>Références</i>	Description	<i>Description</i>	
Locking systems.		<i>Systèmes de fermeture.</i>	
1300TRI	Triangular lock.	<i>Serrure triangulaire.</i>	1/1000
1300RN	Groove lock.	<i>Fermeture avec serrure.</i>	1/300
1300CU	Square lock.	<i>Serrure carrée.</i>	1/1000
1300MN	Standard locking turn system.	<i>Système de fermeture standard.</i>	2/200
1300L	Key lock.	<i>Serrure à clé.</i>	1/300
1300LTRI	Key with triangular lock.	<i>Clé pour serrure triangulaire.</i>	1/100
1300LCU	Key with square lock.	<i>Clé pour serrure carrée.</i>	1/1000

Informative table / *Tableau informatif*



DISTRIBUTION BOX

	a	b	c	d	e
1303	85	155	100	54	77,5
1304	120	200	115	72	100
1306B	170	200	115	108	100
1308A	215	200	160	144	100
1308B	215	200	115	144	100
1311A	270	250	160	198	75
1312	270	250	160	216	125
1322P	270	500	160	198	125
1336P	362	362	160	324	125
1348P	362	500	160	288	125



INDUSTRIAL & CONNECTING BOX

	a	b	c	d	e	f	g
818A	215	200					140
818B	215	200					95
820P	270	500	---	---	---	---	140
821P	362	500	---	---	---	---	140
1308P	215	500	160	144	87,5	---	140
1311P	270	500	160	198	125	---	140
1316P	362	500	160	288	125	---	140
1332P	362	500	160	288	75	125	140

REF. WITH TERMINALS / *RÉFS. AVEC BORNES*

"R1" behind the reference: with earth terminal, ex: 8692R1
"R1" après la référence : barrette de terre inclus.

"R2" behind the reference: with 2 terminals, ex: 8692R2
"R2" après la référence : 2 barrettes inclus.



You can choose packaging / *Vous pouvez choisir packaging:*

OPTION A

For wrapped packaging add "R" in front of the ref. ex: R1312.
Ajouter « R » devant la référence pour la version filmée, ex: R1312.



OPTION B

Without "R" will be boxed packaging, ex: 1312.
Sans « R » a la référence pour la version en carton boîte, ex:1312.





Industrial plugs & sockets / *CETAC*



INDUSTRIAL PLUGS & SOCKETS
FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES

Pg. 64



FITTED PLUGS & SOCKETS
PRISES ET FICHES TABLEAU

Pg. 66



SURFACE FLUSH PLUGS & SOCKETS
FICHES ET PRISES MURAUX

Pg. 68

Complementary products



Pg. 96



Pg. 44



Pg. 90

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60309-1 & EN 60309-2.
- 125 °C ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Norme EN 60309-1 et EN 60309-2.
- 125 °C Essai de pression à la bille.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Gland system
Système de presse-étoupe




Easy installation
Installation facile



Polyamide 6
Polyamide 6



Wide range
Large gamme



High resistance
Haute résistance



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IP44-67 / *IP44-67*



IK09 / *IK09*



GWT 850°C / *850°C GWT*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Industrial plugs / *Fiches industrielles*




IP44. Industrial plug / *IP44. Fiche industrielle.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
902131AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	10/180
902142AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	8/144
902152AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	8/144
902135AB	2P+E, 63A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	3/54
902144AB	3P+E 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	8/96
902154AB	3P+N+E 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	8/96




IP67 Industrial plug / *IP67. Fiche industrielle.*

Ref. / Réf.	Description	Description	Ref. with pilot contact / Réf. avec contact pilote	
902431AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	---	8/144
902442AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	---	6/108
902452AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	---	4/72
902433AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	---	3/54
902444AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	---	3/54
902454AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	---	3/54
902435AB	2P+E, 63A-6h, 230V~.	2P+T, 63A-6h, 230V~.	902435APB	2/36
902446AB	3P+E, 63A-6h, 400V~.	3P+T, 63A-6h, 400V~.	902446APB	2/36
902456AB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	3P+N+T, 63A-6h, 400V~.	902456APB	2/36
902437AB	2P+E, 125A-6h, 230V~.	2P+T, 125A-6h, 230V~.	902437APB	1/12
902448AB	3P+E, 125A-6h, 400V~.	3P+T, 125A-6h, 400V~.	902448APB	1/12
902458AB	3P+N+E, 125A-6h, 400V~.	3P+N+T, 125A-6h, 400V~.	902458APB	1/12




Phase inverter plug. IP44 / *Prise d'inverseur de phase. IP44.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
936152AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	8/96
936154AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	8/96




IP44. Industrial socket / *IP44. Prise industrielle.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
903131AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	10/180
903142AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	8/144
903152AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	8/144
903133AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	8/96
903144AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	8/96
903154AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	8/96



IP67. Industrial socket / *IP67. Prise industrielle.*

Ref. / Réf.	Description	Description	Ref. with pilot contact / Réf. avec contact pilote	
903431AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	---	8/108
903442AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	---	6/108
903452AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	---	7/72
903433AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	---	3/54
903444AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	---	3/54
903454AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	---	3/54
903435AB	2P+E, 63A-6h, 230V~.	2P+T, 63A-6h, 230V~.	903435APB	1/18
903446AB	3P+E, 63A-6h, 400V~.	3P+T, 63A-6h, 400V~.	903446APB	1/18
903456AB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	3P+N+T, 63A-6h, 400V~.	903456APB	1/18
903437AB	2P+E, 125A-6h, 230V~.	2P+T, 125A-6h, 230V~.	903437APB	1/12
903448AB	3P+E, 125A-6h, 400V~.	3P+T, 125A-6h, 400V~.	903448APB	1/12
903458AB	3P+N+E, 125A-6h, 400V~.	3P+N+T, 125A-6h, 400V~.	903458APB	1/12

Quote upon request / *Demandez votre devis*



Fitted plugs & sockets / *Prises et fiches coudées*



Fitted plugs IP44 / *Fiches tableau IP44.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
934131B	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	10/180
934142B	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	8/144
934152B	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	8/144
934133B	2P+E, 32A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	8/144
934144B	3P+E, 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	8/144
934154B	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	8/144




Fitted socket outlet IP44 / *Prises tableau inclinée IP44.*

Ref. / Réf.	Description	Description	Frame	
931121AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	MR1360B	8/144
931142AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	MR1360B	8/144
931152AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	MR1360B	6/108
931123AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	KIT-B	6/108
931144AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	KIT-B	6/108
931154AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	MR1360B	6/108
931156AB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	3P+N+T, 63A-6h, 400V~.	MR1363B	2/36
931156APB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~. With pilot contact.	3P+N+T, 63A-6h, 400V~. Avec contact pilote.	MR1363B	2/36



Fitted socket outlet 16A-6h / *Prises tableau 16A-6h.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
931131B	2P+E, 16A-6h, 230V~. IP54. Schuko.	2P+T, 16A-6h, 230V~. IP54. Schuko.	25/450
931131FB 	2P+E, 16A-6h, 230V~. IP44. French system.	2P+T, 16A-6h, 230V~. IP44. Système français.	30/540
931431B	2P+E, 16A-6h, 230V~. IP67. Schuko.	2P+T, 16A-6h, 230V~. IP67. Schuko.	8/144



Fitted socket outlet IP67 / *Prises coudées IP67.*

Ref. / Réf.	Description	Description	Frame	
931421AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	MR1360B	6/108
931442AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	MR1360B	6/108
931452AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	MR1360B	6/108
931423AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	KIT-B	4/72
931444AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	KIT-B	4/72
931454AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	MR1360B	4/72
931435AB	2P+E, 63A-6h, 230V~.	2P+T, 63A-6h, 230V~.	MR1363B	2/36
931456AB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	3P+N+T, 63A-6h, 400V~.	MR1363B	2/36
931437AB	2P+E, 125A-6h, 230V~.	2P+T, 125A-6h, 230V~.	No frame*	4/72
931448AB	3P+E, 125A-6h, 400V~.	3P+T, 125A-6h, 400V~.	No frame*	4/72
931458AB	3P+N+E, 125A-6h, 400V~.	3P+N+T, 125A-6h, 400V~.	No frame*	4/72
931435APB	2P+E, 63A-6h, 230V~. With pilot contact.	2P+T, 63A-6h, 230V~. Avec contact pilote.	MR1363B	2/36
931146APB	3P+E, 63A-6h, 230V~. With pilot contact.	3P+T, 63A-6h, 230V~. Avec contact pilote.	MR1363B	1/24
931456APB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~. With pilot contact.	3P+N+T, 63A-6h, 400V~. Avec contact pilote.	MR1363B	2/36
931437APB	2P+E, 125A-6h, 230V~. With pilot contact.	2P+T, 125A-6h, 230V~. Avec contact pilote.	No frame*	4/72
931448APB	3P+E, 125A-6h, 400V~. With pilot contact.	3P+T, 125A-6h, 400V~. Avec contact pilote.	No frame*	4/72
931458APB	3P+N+E, 125A-6h, 400V~. With pilot contact.	3P+N+T, 125A-6h, 400V~. Avec contact pilote.	No frame*	4/72


*(smooth cover)




Surface Flush plugs & sockets / *Fiches et prises murales*





Surface Flush sockets IP44 / *Prises murales IP44.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
932131B	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	3/54
932142B	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	3/54
932152B	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	3/54
932133B	2P+E, 32A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	3/54
932144B	3P+E, 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	3/54
932154B	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	3/54




Surface Flush sockets IP67 / *Prises murales IP67.*

Ref. / Réf.	Description	Description	Ref. with pilot contact / Réf. avec contact pilote	
932454B	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	---	3/54
932435B	2P+E, 63A-6h, 230V~.	2P+T, 63A-6h, 230V~.	932435PB	1/12
932446B	3P+E, 63A-6h, 400V~.	3P+T, 63A-6h, 400V~.	932446PB	1/12
932456B	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	3P+N+T, 63A-6h, 400V~.	932456PB	1/12
932437B	2P+E, 125A-6h, 230V~.	2P+T, 125A-6h, 230V~.	932437PB	1/12
932448B	3P+E, 125A-6h, 400V~.	3P+T, 125A-6h, 400V~.	932448PB	1/12
932458B	3P+N+E, 125A-6h, 400V~.	3P+N+T, 125A-6h, 400V~.	932458PB	1/4




Surface Flush plugs IP44 / *Fiches murales IP44.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
935131B	2P+E, 16A-6h, 230V~.	2P+T, 16A-6h, 230V~.	6/72
935142B	3P+E, 16A-6h, 400V~.	3P+T, 16A-6h, 400V~.	6/72
935152B	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	3P+N+T, 16A-6h, 400V~.	3/54
935133B	2P+E, 32A-6h, 230V~.	2P+T, 32A-6h, 230V~.	3/54
935144B	3P+E, 32A-6h, 400V~.	3P+T, 32A-6h, 400V~.	3/36
935154B	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	3P+N+T, 32A-6h, 400V~.	3/54

Adapter IP44 / *Adaptateur IP44.*



Ref. / Réf.	Description	Description	
813181	2P+E, 16A, 230V~.	2P+T, 16A-, 230V~.	1/10



Assigned working tension (V)	Colour ⁽¹⁾
20 - 25	Violet
40 - 50	White
100 - 130	Yellow
200 - 250	Blue
380 - 480	Red
500 - 600	Black

* Without standard version.

** Without standard version for 63A-6h & 125A-6h.

(1) For frequencies from 60 to 500 Hz, the colour green can be used, if necessary, in combination with the colour indicating the voltage of operation.





Industrial & distribution boxes IP54 / *Boîtes industrielles et de distribution*



INDUSTRIAL & DISTRIBUTION
INDUSTRIELLES ET DE DISTRIBUTION

Pg. 74

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 60



Pg. 60

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 62208.
- 70 °C ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Directive EN 62208.
- 70 °C Essai de pression à la bille.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*




ABS + Polycarbonate
ABS + Polycarbonate




Sealable
Scellable



Metal DIN rail
Rail DIN métallique



Quick installation
Installation rapide



Economic
Économique



IP54
IP54

Technical logos / *Logos techniques*



IP54 / *IP54*



RoHS / *RoHS*



IK07 / *IK07*



Halogen Free / *Sans Halogène*



Class II / *Class II*



CE Certification / *Certification CE*



GWT 650°C / *650°C GWT*


Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information



■ Ref. 898 □ Ref. 898B

3 modules. External dimensions 82x155x82. Metal screw.
 3 modules. *Dimension extérieure 82x155x82. Vis en métal.*



■ Ref. 899 □ Ref. 899B

6 modules. External dimensions 145x165x84.
 6 modules. *Dimension extérieure 145x165x84.*




■ Ref. 895 □ Ref. 895B

7 modules. External dimensions 165x145x84.
 7 modules. *Dimension extérieure 165x145x84.*




■ Ref. 897 □ Ref. 897B

7 modules. External dimensions 180x230x86.
 7 modules. *Dimension extérieure 180x230x86.*




■ Ref. 896 □ Ref. 896B

11 modules. External dimensions 230x180x86.
 11 modules. *Dimension extérieure 230x180x86.*



■ Ref. 6887 □ Ref. 6887B

11 modules. External dimensions 250x320x135.
 11 modules. *Dimension extérieure 250x320x135.*



■ Ref. 6888

□ Ref. 6888B

15 modules. External dimensions 320x250x135.
 15 modules. Dimension extérieure 320x250x135.

INFORMATIVE TABLE / TABLEAU INFORMATIF

Ref.	External dimensions	Internal dimensions	IP	IK	Colour	screws
898	82 x 155 x 82	75 x 145 x 75	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
898B	82 x 155 x 82	75 x 145 x 75	IP54	IK07	White	Metal screw
899	145 x 165 x 84	135 x 160 x 70	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
899B	145 x 165 x 84	135 x 160 x 70	IP54	IK07	White	Metal screw
895	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
895B	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP54	IK07	White	Metal screw
896	230 x 180 x 86	220 x 170 x 80	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
896B	230 x 180 x 86	220 x 170 x 80	IP54	IK07	White	Metal screw
897	180 x 230 x 86	170 x 220 x 80	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
897B	180 x 230 x 86	170 x 220 x 80	IP54	IK07	White	Metal screw
6887	250 x 320 x 135	240 x 310 x 125	IP54	IK07	White + fume	Plastic screw
6887B	250 x 320 x 135	240 x 310 x 125	IP54	IK07	White	Plastic screw
6888	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP54	IK07	White + fume	Plastic screw
6888B	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP54	IK07	White	Plastic screw



Steel distribution boards / *Boîte de distribution en acier*



FLUSH
ENCASTRÉE

Pg. 80



SURFACE
SURFACE

Pg. 82

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 254



Pg. 188

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61439-1 & 3, EN 62208.
- IP30, IK09.
- Max.Current 125A / Voltage 400V.
- Made of steel.
- Halogen free.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 61439-1 et 3, EN 62208.
- IP30, IK09.
- Jusqu'à 125A / 400V.
- Fabriqué en acier.
- Sans Halogène
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Lock system (optional)
Serrure à clé (optionnel)



Earth connection cable
Câble branchement terre



Independent front covers
Couverture indépendante



Wide range from 72 to 198
modules
*Large gamme de 72 à 198
modules*



Removable chassis
Châsis démontable



PE & N Terminal included
Borne de Terre et N incluses

Technical logos / *Logos techniques*



IP 30

IP30 / *IP30*



RoHS

RoHS / *RoHS*



IK09

IK09 / *IK09*



HF

Halogen Free / *Sans Halogène*



CLASE I

Class I / *Class I*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information




Plus d'information

Flush / *Encastrée*




Ref. M3E72-1

72 modules (3x24). 545x585x140-165mm. PE+N included.
72 modules (3x24). 545x585x140-165 mm. T+N inclus.




Ref. M4E96-1

96 modules (4x24). 545x735x140-165mm. PE+N included.
96 modules (4x24). 545x735x140-165 mm. T+N inclus.




Ref. M5E120-1

120 modules (5x24). 545x885x140-165mm. PE+N included
120 modules (5x24). 545x885x140-165 mm. T+N inclus




Ref. M6E144-1

144 modules (6x24). 545x1035x140-165mm. PE+N included
144 modules (6x24). 545x1035x140-165 mm. T+N inclus



Ref. M4E132-1

132 modules (4x33). 707x735x140-165mm. PE+N included.
132 modules (4x33). 707x735x140-165 mm. T+N inclus.




Ref. M5E165-1

165 modules (5x33). 707x885x140-165mm. PE+N included.
165 modules (5x33). 707x885x140-165 mm. T+N inclus.



Ref. M6E198-1

198 modules (6x33). 707x1035x140-165mm. PE+N included.
198 modules (6x33). 707x1035x140-165 mm. T+N inclus.



Ref. CER-1300L2

Lock with 2 keys / *Serrure avec 2 clés*
(Optional for all references)



Surface / Surface



Ref. M3S72-1

72 modules (3x24). 532x602x155 mm. PE+N included.
72 modules (3x24). 532x602x155 mm. T+N inclus.



Ref. M4S96-1

96 modules (4x24). 532x752x155 mm. PE+N included.
96 modules (4x24). 532x752x155 mm. T+N inclus.



Ref. M5S120-1

120 modules (5x24). 532x902x155 mm. PE+N included.
120 modules (5x24). 532x902x155 mm. T+N inclus.



Ref. M6S144-1

144 modules (6x24). 532x1052x155 mm. PE+N included.
144 modules (6x24). 532x1052x155 mm. T+N inclus.




Ref. M4S132-1

132 modules (4x33). 694x752x155 mm. PE+N included.
132 modules (4x33). 694x752x155 mm. T+N inclus.



Ref. M5S165-1

165 modules (5x33). 694x902x155 mm. PE+N included.
165 modules (5x33). 694x902x155 mm. T+N inclus.



Ref. M6S198-1

198 modules (6x33). 694x1052x155 mm. PE+N included.
198 modules (6x33). 694x1052x155 mm. T+N inclus.



Ref. CER-1300L2

Lock with 2 keys / *Serrure avec 2 clés*
(Optional for all references)





Thermoplastic cabinets / *Coffrets* *thermoplastiques*



EMPTY CABINETS
COFFRETS VIDES

Pg. 88



WITH TRANSPARENT LID
AVEC PORTE TRANSPARENTE

Pg. 88



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 89

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 60



Pg. 188

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 62208, EN 61439-1 & 3.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Régle EN 62208, EN 61439-1 et 3.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*



Door opening 180°
Ouverture de porte à 180°



Metal plate optional
Plaque en métal optionnel



UV protection
Protection UV



Wide range
Large gamme



IP65
IP65



Chassis (optional)
Châssis (optionnel)

Technical logos / *Logos techniques*



IP65 / *IP65*



IK10 / *IK10*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



UV protection / *Protection UV*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Thermoplastic cabinets / Coffrets thermoplastiques




Cabinet with metal plate / *Porte lisse (opaque). Avec plaque métallique.*


Ref.	Dimensions (mm)	 1/1
MB203013UV	200x300x130	1/1
MB253515UV	250x350x150	1/1
MB304017UV	300x400x170	1/1
MB304022UV	300x400x220	1/1
MB355019UV	350x500x190	1/1
MB405018UV	400x500x180	1/1
MB405024UV	400x500x240	1/1
MB406020UV	400x600x200	1/1
MB506022UV	500x600x220	1/1
MB507025UV	500x700x250	1/1
MB608026UV	600x800x260	1/1



Transparent lid with metal plate / *Porte lisse (transparente). Avec plaque métallique.*

Ref.	Dimensions (mm)	 1/1
MB203013TPUV	200x300x130	1/1
MB253515TPUV	250x350x150	1/1
MB304017TPUV	300x400x170	1/1
MB304022TPUV	300x400x220	1/1
MB355019TPUV	350x500x190	1/1
MB405018TPUV	400x500x180	1/1
MB405024TPUV	400x500x240	1/1
MB406020TPUV	400x600x200	1/1
MB506022TPUV	500x600x220	1/1
MB507025TPUV	500x700x250	1/1
MB608026TPUV	600x800x260	1/1



Ref. <i>Réf.</i>	Description	Description	
Chassis.		Châssis.	
MB-CH253515	MB253515UV & MB253515TPUV. 2x9 = 18 modules.	<i>MB253515UV et MB253515TPUV. 2x9 = 18 modules.</i>	1/1
MB-CH304017	MB304017UV & MB304017TPUV. 2x12 = 24 modules.	<i>MB304017UV et MB304017TPUV. 2x12 = 24 modules.</i>	1/1
MB-CH355019	MB355019UV & MB355019TPUV. 3x14 = 42 modules.	<i>MB355019UV et MB355019TPUV. 3x14 = 42 modules.</i>	1/1
MB-CH406020	MB406020UV & MB406020TPUV. 4x17 = 68 modules.	<i>MB406020UV et MB406020TPUV. 4x17 = 68 modules.</i>	1/1



Blind cover.		Couvercle.	
TA1300G	For 6 modules.	<i>Pour 6 modules.</i>	1/200



Ventilation system for heat dissipating.		Dispositif de ventilation pour évacuer la chaleur.	
DVX1	Small device. 18mm.	<i>Petit appareil. 18mm.</i>	1/250
DVX2	Big device. 29mm.	<i>Grand appareil. 29mm.</i>	1/250



DIN rail.		Rail DIN.	
TS35/SZ	DIN rail (without drill). 35x7.5. Length 2m. Steel.	<i>Rail DIN (sans perforer). 35x7,5. Longueur 2m. Acier.</i>	2/20



Polyester cabinets / *Coffre en Polyester*



EMPTY CABINETS
COFFRETS VIDES

Pg. 94



WITH TRANSPARENT LID
AVEC PORTE TRANSPARENTE

Pg. 94




ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 95

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 60



Pg. 188


Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 62208, EN 61439-1 & 3.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Règle EN 62208, EN 61439-1 et 3.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*



Wall Fixing
Fixation au mur



EPDM joint
Joint EPDM



UV protection
Protection UV



Wide range
Large gamme



IP66
IP66



Front cover (optional)
Châssis (optionel)

Technical logos / *Logos techniques*



IP66 / *IP66*

IP 66



UV protection / *Protection UV*



IK10 / *IK10*

IK 10



RoHS / *RoHS*

RoHS



Class II / *Class II*



Halogen Free / *Sans Halogène*

HF



GWT 960°C / *960°C GWT*

960 °C



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Polyester cabinets / *Coffrets de Polyester*




Empty cabinets / *Coffrets vides.*

Ref.	Dimensions (mm)	
PX253016	250x300x160.	1/1
PX304020	300x400x200.	1/1
PX405020	400x500x200.	1/1
PX506025	500x600x250.	1/1
PX608030	600x800x300.	1/1
PX8510035	850x1000x350.	1/1




Empty cabinets with transparent lid / *Coffrets vides avec porte transparente.*

Ref.	Dimensions (mm)	
PX253016TP	250x300x160.	1/1
PX304020TP	300x400x200.	1/1
PX405020TP	400x500x200.	1/1
PX506025TP	500x600x250.	1/1
PX608030TP	600x800x300.	1/1

ACCESSORIES / *ACCESSOIRES*



Ref. <i>Réf.</i>	Description	Description	
	Chassis.	Châssis.	
CHX1	PX253016 and PX253016TP. Modules: 2x8 = 16.	PX253016 et PX253016TP. Modules: 2x8 = 16.	1/1
CHX2	PX304020 and PX304020TP. Modules: 2x12 = 24.	PX304020 et PX304020TP. Modules: 2x12 = 24.	1/1
CHX3	PX405020 and PX405020TP. Modules: 3x18 = 54.	PX405020 et PX405020TP. Modules: 3x18 = 54.	1/1
CHX4	PX506025 and PX506025TP. Modules: 3x23 = 69.	PX506025 et PX506025TP. Modules: 3x23 = 69.	1/1
CHX5	PX608030 and PX608030TP. Modules: 4x29 = 116.	PX608030 et PX608030TP. Modules: 4x29 = 116.	1/1




	Locking systems.	Système de serrure.	
LOCK0	Standard lock system.	Système de serrure standard.	1/200
LOCK1	Standard lock system with metal key.	Système de serrure standard avec clé en métal.	1/200
LOCK2	Triangular lock system.	Système de serrure triangulaire.	1/200
LOCK3	Manual locking system with key.	Serrure manuel avec la clé.	1/200



	Wall fixing.	Supports.	
FIXP	Mural fixation kit (plastic).	Kit pour fixation au mur (plastic).	1/100
FIXM	Metal wall fixrures.	Pattes de fixation au mur (métal).	1/100



Ref. Réf.	Description	Description	
Cable glands.		Presse-étoupe.	
KIT-PL12G	M12x1.5. Ø cable 3 - 7.	M12x1,5. Ø câble 3 - 7.	60/960
KIT-PL16G	M16x1.5. Ø cable 4.5 - 10.	M16x1,5. Ø câble 4,5 - 10.	60/960
KIT-PL20G	M20x1.5. Ø cable 6 - 13.	M20x1,5. Ø câble 6 - 13.	60/960
KIT-PL25G	M25x1.5. Ø cable 13 - 18.	M25x1,5. Ø câble 13 - 18.	60/480
KIT-PL32G	M32x1.5. Ø cable 18 - 25.	M32x1,5. Ø câble 18 - 25.	40/320
KIT-PL40G	M40x1.5. Ø cable 24 - 32.	M40x1,5. Ø câble 24 - 32.	24/96



Blind cover.		Couvercle.	
TA1300G	For 6 modules.	Pour 6 modules.	50/200



Ventilation system for heat dissipating.		Dispositif de ventilation pour évacuer la chaleur.	
DVX1	Small device.	Petit appareil.	1/250
DVX2	Big device.	Grand appareil.	1/250



Support set for modular movable plate in cabinet.		Jeu de support pour plaques mobiles modulaires.	
CDM-200	Depth 200 mm (PX304020, PX405020, PX304020TP, PX405020TP).	200 mm (PX304020, PX405020, PX304020TP, PX405020TP).	1/1
CDM-250	Depth 250 mm (PX506025, PX506025TP).	250 mm (PX506025, PX506025TP).	1/1
CDM-300	Depth 300 mm (PX608030, PX608030TP).	300 mm (PX608030, PX608030TP).	1/1



Polyester mounting plates.		Plaques de montage, en Polyester.	
PPX253016	For ref. PX253016.	Pour réf. PX253016.	1/1
PPX304020	For refs. PX304020, PX304020TP.	Pour refs. PX304020, PX304020TP.	1/1
PPX405020	For refs. PX405020, PX405020TP.	Pour refs. PX405020, PX405020TP.	1/1
PPX506025	For refs. PX506025, PX506025TP.	Pour refs. PX506025, PX506025TP.	1/1
PPX608030	For refs. PX608030, PX608030TP.	Pour refs. PX608030, PX608030TP.	1/1



Metal mounting plates.		Plaques de montage, en Métal.	
PMX253016	For ref. PX253016.	Pour réf. PX253016.	1/1
PMX304020	For refs. PX304020, PX304020TP.	Pour refs. PX304020, PX304020TP.	1/1
PMX405020	For refs. PX405020, PX405020TP.	Pour refs. PX405020, PX405020TP.	1/1
PMX506025	For refs. PX506025, PX506025TP.	Pour refs. PX506025, PX506025TP.	1/1
PMX608030	For refs. PX608030, PX608030TP.	Pour refs. PX608030, PX608030TP.	1/1



DIN rail.		Rail DIN.	
TS35/SZ	DIN rail (without drill). 35x7.5. Length 2m. Steel.	Rail DIN (sans perforer). 35x7,5. Longueur 2m. Acier.	2/20



Junction boxes / *Boîtes de jonction*



WITH CONES
AVEC GRADIN

Pg. 100



WITH KNOCK-OUT
PRÉ-DECOUPÉ

Pg. 100



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 101

Complementary products



Pg. 266



Pg. 60




Pg. 102



Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- 70 °C ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Règle EN 60670-22.
- 70 °C Essai de pression à la bille.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Security screw
Vis de sécurité



System for fixing to grid
Système de fixation au plateau



Exterior system for wall support
Système extérieur pour support mural



2 accommodations to fix to the wall
2 logements à fixer au mur



4 accommodations to fix to the wall
4 logements à fixer au mur



Stoppers ref. TPO-715 to maintain Class II
Bouchons réf. TPO-715 pour maintenir la classe II

Technical logos / *Logos techniques*



IP55-65 / *IP55-65*



IK08 / *IK08*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information



Plus d'information

Junction boxes / Boîtes de jonction



□ Ref. Y715 ■ Ref. Y715N

Internal dimensions 100x100x55. 7 cones of Ø25.
 Dimension intérieure 100x100x55. 7 gradins de Ø25.



□ Ref. Y815P ■ Ref. Y815NP

Internal dimensions 100x100x55. 7 pre-cut openings of Ø25.
 Dimension intérieure 100x100x55. 7 Pré découpé de Ø25.




□ Ref. Y716 ■ Ref. Y716N

Internal dimensions 153x110x65. 8 cones of Ø25 and 2 cones of Ø32.
 Dimension intérieure 153x110x65. 8 gradins de Ø25 et 2 gradins de Ø32.



□ Ref. Y816P ■ Ref. Y816NP

Internal dimensions 153x110x65. 10 pre-cut openings (8 Ø25 and 2 Ø32).
 Dimension intérieure 153x110x65. 10 Pré découpé de (8 Ø25 et 2 Ø32).



□ Ref. Y686 ■ Ref. Y686N

Internal dimensions 220x170x80. 12 cones of Ø32 and 2 cones of Ø40.
 Dimension intérieure 220x170x80. 12 gradins de Ø32 et 2 gradins de Ø40.



□ Ref. Y886P ■ Ref. Y886NP

Internal dimensions 220x170x80. 14 pre-cut openings (12 Ø32 and 2 Ø40).
 Dimension intérieure 220x170x80. 14 Pré découpé de (8 Ø32 and 2 Ø40).



References <i>Références</i>	Description	Description	
	External fixation support.	Support de fixation externe.	
SOP-715Y	For Ybox series.	Pour série Ybox.	1/1



	Metal grid fixture.	Support pour grille métallique.	
SOP-716Y	For Ybox series.	Pour série Ybox.	1/1



	Cones.	Gradins.	
CO-M25/A	Cone Ø25.	Gradin Ø25.	1/1700
CO-M32/A	Cone Ø32.	Gradin Ø32.	1/1100
CO-M40/A	Cone Ø40.	Gradin Ø40.	1/750



	Cable glands.	Presse-étoupe.	
KIT-PL12G	M12x1.5. Ø cable 3 - 7.	M12x1,5. Ø câble 3 - 7.	60/960
KIT-PL16G	M16x1.5. Ø cable 4.5 - 10.	M16x1,5. Ø câble 4,5 - 10.	60/960
KIT-PL20G	M20x1.5. Ø cable 6 - 12.	M20x1,5. Ø câble 6 - 13.	60/960
KIT-PL25G	M25x1.5. Ø cable 13 - 18.	M25x1,5. Ø câble 13 - 18.	60/480
KIT-PL32G	M32x1.5. Ø cable 18 - 25.	M32x1,5. Ø câble 18 - 25.	40/320
KIT-PL40G	M40x1.5. Ø cable 24 - 32.	M40x1,5. Ø câble 24 - 32.	24/96



	DIN rail.	Rail DIN.	
TS35/SZ	DIN rail (without hole). 35x7.5. Length 2m. Steel.	Rail DIN. 35x7,5. Longueur 2m. Acier.	2/20





Junction boxes / *Boîtes étanches*



WITH CONES
AVEC GRADIN

Pg. 106



WITHOUT CONES
SANS GRADIN

Pg. 108



BLACK (GWT 850°C)
NOIR (GWT 850°C)

Pg. 110



WITH TRANSPARENT LID
AVEC COUVERCLE TRANSPARENT

Pg. 112



WITH DIN RAIL
AVEC RAIL DIN

Pg. 112



SPECIAL ASSEMBLY
ASSEMBLAGE SPÉCIAL

Pg. 116



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 118

Complementary products



Pg. 266



Pg. 60




Pg. 118



Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 60670-22.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Security screw
Vis de sécurité



35 mm DIN rail (optional)
Rail DIN 35 mm (optionnel)



1/4 turn screw
Vis 1/4 de tour



Transparent lid (optional)
Couvercles transparents (optionnel)



Easy pre-cut openings
Gradins faciles à couper



Certification
Certification

Technical logos / *Logos techniques*



IP55-65 / *IP55-65*



RoHS / *RoHS*



IK07-8-9 / *IK07-8-9*



Halogen Free / *Sans Halogène*



Class II / *Class II*



CE Certification / *Certification CE*



GWT 650°C / *650°C GWT*



Certification / *Certification*

Download / *Télécharger*




More information



Plus d'information

With cones / Avec gradin



Ref. 665


Ref. 100665

Internal dimensions $\varnothing 70 \times 35$. Pressure closing.
 Ref. 100665 4 pre-cut openings.
Dimensions intérieures $\varnothing 70 \times 35$. Fermeture à pression.
Réf. 100665 4 Pré découpé.



Ref. 604

Internal dimensions $80 \times 80 \times 35$. Pressure closing.
Dimensions intérieures $80 \times 80 \times 35$. Fermeture à pression.




Ref. 615

Internal dimensions $100 \times 100 \times 45$. Pressure closing.
Dimensions intérieures $100 \times 100 \times 45$. Fermeture à pression.




Ref. 715

Internal dimensions $100 \times 100 \times 55$. $\frac{1}{4}$ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures $100 \times 100 \times 55$. Vis $\frac{1}{4}$ de tour. Scellable.




Ref. 616

Internal dimensions $153 \times 110 \times 55$. Metal screw.
Dimensions intérieures $153 \times 110 \times 55$. Vis en métal.




Ref. 716

Internal dimensions $153 \times 110 \times 55$. $\frac{1}{4}$ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures $153 \times 110 \times 55$. Vis $\frac{1}{4}$ de tour. Scellable.




8xØ32
2xØ40
IP55 IK08




Ref. 717

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.




12xØ32
2xØ40
IP55 IK09




Ref. 686

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.




12xØ32
2xØ40
IP55 IK08




Ref. 686A

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.




4xØ32
2xØ40
6xØ50
IP55 IK09



Ref. 100888

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.


Without cones / *Sans gradin*



IP55 IK07

Ref. 604C



Internal dimensions 80x80x35. Pressure closing.
Dimensions intérieures 80x80x35. Fermeture à pression.



IP55 IK07

Ref. 615C



Internal dimensions 100x100x45. Pressure closing.
Dimensions intérieures 100x100x45. Fermeture à pression.



IP65 IK08

Ref. 815



Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 816



Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 817



Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 886



Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 886A



Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK07

Ref. 100887



Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 818A



Internal dimensions 207x192x131. ¼ turn screw.
Dimensions intérieures 207x192x131. Vis ¼ de tour.



IP65 IK08

Ref. 818B



Internal dimensions 207x192x86. ¼ turn screw.
Dimensions intérieures 207x192x86. Vis ¼ de tour.



IP65 IK08

Ref. 820P

Internal dimensions 263x493x129. ¼ turn screw.
Dimensions intérieures 263x493x129. Vis ¼ de tour.





IP65 IK08

Ref. 821P



Internal dimensions 355x493x129. ¼ turn screw.
Dimensions intérieures 355x493x129. Vis ¼ de tour.

Black / Noir





Ref. 715N

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





Ref. 716N

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





Ref. 717N

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 686N

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.



Ref. 100888N



Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 815N



Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 816N



Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 817N



Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 886N

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 100887N


Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.

With transparent lid / Avec couvercle transparent




Ref. 715TP

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 716TP

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 717TP

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 686TP

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.





Ref. 686ATP

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.



Ref. 100888TP



Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 6815



Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 6816



Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 6817


Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 6886



Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.



IP65 IK08

Ref. 886ATP

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.




IP65 IK08

Ref. 100887TP


Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.

With DIN rail / Avec rail DIN




Ref. 717G

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 817G

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 686G

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 886G

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 686AG

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 886AG

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
 Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.



Ref. 100888G

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.



Ref. 100887G

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.



Ref. 6817G

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 6886G

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.



Ref. 886ATPG



Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.



Ref. 100887TPG

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.



Special assembly / *Assemblage spécial*



IP54 IK07

Ref. 815-2



Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.
 1 socket 2P+T, 16A, 250V~, IP54.



IP54 IK07

Ref. 816-5


Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.
 2 sockets 2P+T, 16A, 250V~, IP54.



IP44 IK07

Ref. 886-6



Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.
 1 socket 2P+T, 16A, 250V~, IP54.
 1 socket 3P+T 16A, 400V~, IP44.



IP44 IK07

Ref. 817-9


Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.
 2 sockets 2P+T, 16A, 250V~, IP54.
 1 socket 3P+T, 16A, 400V~, IP44.



IP54 IK07

Ref. 817-42P



Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.
 4 sockets 2P+E, 16A, 250V~, IP54.



IP54 IK07



Ref. 886-15

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.
 6 sockets 2P+T, 16A, 250V~, IP54.





Ref. 815I2P16

Switch 0-1, 2P, 16A. Internal dimensions 100x100x55.
 ¼ turn screw.
*Interrupteur 0-1, 2P, 16A. Dimensions intérieures 100x100x55.
 Vis ¼ de tour.*




Ref. 815-1

Emergency stop (contact closed).
 Twist release Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw.
*Arrêt d'urgence (contact fermé). Torsion de presse.
 Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour.*



Ref. 886ATPI4P63

Switch 0-1, 4P, 63A. Internal dimensions 220x170x140.
 ¼ turn screw.
*Interrupteur 0-1, 2P, 16A. Dimensions intérieures 220x170x140.
 Vis ¼ de tour.*



IP65

Ref. 816PR1P160

Ref. 816PR1P160TP



With neutral switch In 160A. Inner dimensions 153x110x65
 ¼ turn screw.
*Avec interrupteur neutre In 160A. Dimensions intérieures
 153x110x65. Vis ¼ de tour.*
 (Ref. 816PR1P160TP with transparent lid / *avec couvercle
 transparent*)

*Any other option you need, quote upon request
Demandez notre devis pour votre coffret équipé et précâblé



Rotary switch / *Interrupteur rotatif*





References <i>Références</i>	Description	Description		
Rotary switch. Red.		<i>Interrupteur rotatif. Rouge.</i>		
IR2A016E9	Switch 0-1, 2P, 16A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 16A. 220/440V.</i>	1	100
IR2A020E9	Switch 0-1, 2P, 20A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 20A. 220/440V.</i>	1	100
IR2A025E9	Switch 0-1, 2P, 25A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 25A. 220/440V.</i>	1	100
IR2A032E9	Switch 0-1, 2P, 32A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 32A. 220/440V.</i>	1	72
IR2A040E9	Switch 0-1, 2P, 40A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 40A. 220/440V.</i>	1	72
IR3A016E9	Switch 0-1, 3P, 16A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 16A. 220/440V.</i>	1	100
IR3A020E9	Switch 0-1, 3P, 20A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 20A. 220/440V.</i>	1	100
IR3A025E9	Switch 0-1, 3P, 25A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 25A. 220/440V.</i>	1	100
IR3A032E9	Switch 0-1, 3P, 32A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 32A. 220/440V.</i>	1	72
IR3A040E9	Switch 0-1, 3P, 40A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 40A. 220/440V.</i>	1	72
IR3A050E9	Switch 0-1, 3P, 50A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 50A. 220/440V.</i>	1	30
IR3A063E9	Switch 0-1, 3P, 63A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 63A. 220/440V.</i>	1	30
IR3A080E9	Switch 0-1, 3P, 80A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 80A. 220/440V.</i>	1	30
IR3A120E9	Switch 0-1, 3P, 120A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 120A. 220/440V.</i>	1	30
IR4A016E9	Switch 0-1, 4P, 16A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 16A. 220/440V.</i>	1	100
IR4A020E9	Switch 0-1, 4P, 20A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 20A. 220/440V.</i>	1	100
IR4A025E9	Switch 0-1, 4P, 25A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 25A. 220/440V.</i>	1	100
IR4A032E9	Switch 0-1, 4P, 32A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 32A. 220/440V.</i>	1	72
IR4A040E9	Switch 0-1, 4P, 40A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 40A. 220/440V.</i>	1	72
IR4A050E9	Switch 0-1, 4P, 50A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 50A. 220/440V.</i>	1	30
IR4A063E9	Switch 0-1, 4P, 63A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 63A. 220/440V.</i>	1	30
IR4A080E9	Switch 0-1, 4P, 80A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 80A. 220/440V.</i>	1	30
IR4A120E0	Switch 0-1, 4P, 120A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 4P, 120A. 220/440V.</i>	1	30



Rotary switch. Black.		<i>Interrupteur rotatif. Noir.</i>		
IR2A016S6	Switch 0-1, 2P, 16A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 16A. 220/440V.</i>	1	100
IR2A020S6	Switch 0-1, 2P, 20A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 20A. 220/440V.</i>	1	100
IR2A025S6	Switch 0-1, 2P, 25A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 25A. 220/440V.</i>	1	100
IR2A032S6	Switch 0-1, 2P, 32A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 32A. 220/440V.</i>	1	72
IR2A040S6	Switch 0-1, 2P, 40A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 2P, 40A. 220/440V.</i>	1	72
IR3A016S6	Switch 0-1, 3P, 16A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 16A. 220/440V.</i>	1	100
IR3A020S6	Switch 0-1, 3P, 20A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 20A. 220/440V.</i>	1	100
IR3A025S6	Switch 0-1, 3P, 25A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 25A. 220/440V.</i>	1	100
IR3A032S6	Switch 0-1, 3P, 32A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 32A. 220/440V.</i>	1	72
IR3A040S6	Switch 0-1, 3P, 40A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 40A. 220/440V.</i>	1	1
IR3A050S6	Switch 0-1, 3P, 50A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 50A. 220/440V.</i>	1	---
IR3A063S6	Switch 0-1, 3P, 63A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 63A. 220/440V.</i>	1	1
IR3A080S6	Switch 0-1, 3P, 80A. 220/440V.	<i>Interrupteur 0-1, 3P, 80A. 220/440V.</i>	1	---





References <i>Références</i>	Description	Description		
	Rotary switch. Black.	Interrupteur rotatif. Noir.		
IR3A120S6	Switch 0-1, 3P, 120A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 3P, 120A. 220/440V.	1	1
IR4A016S6	Switch 0-1, 4P, 16A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 16A. 220/440V.	1	---
IR4A020S6	Switch 0-1, 4P, 20A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 20A. 220/440V.	1	---
IR4A025S6	Switch 0-1, 4P, 25A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 25A. 220/440V.	1	---
IR4A032S6	Switch 0-1, 4P, 32A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 32A. 220/440V.	1	72
IR4A040S6	Switch 0-1, 4P, 40A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 40A. 220/440V.	1	72
IR4A050S6	Switch 0-1, 4P, 50A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 50A. 220/440V.	1	30
IR4A063S6	Switch 0-1, 4P, 63A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 63A. 220/440V.	1	30
IR4A080S6	Switch 0-1, 4P, 80A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 80A. 220/440V.	1	---
IR4A120S6	Switch 0-1, 4P, 120A. 220/440V.	Interrupteur 0-1, 4P, 120A. 220/440V.	1	---



	Rotary 2 way switch. Black.	Commutateur rotatif. Noir.		
IR2B016S6	Switch 1-0-2, 2P, 16A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 2P, 16A. 220/440V.	1	---
IR2B020S6	Switch 1-0-2, 2P, 20A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 2P, 20A. 220/440V.	1	100
IR2B025S6	Switch 1-0-2, 2P, 25A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 2P, 25A. 220/440V.	1	100
IR2B032S6	Switch 1-0-2, 2P, 32A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 2P, 32A. 220/440V.	1	---
IR2B040S6	Switch 1-0-2, 2P, 40A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 2P, 40A. 220/440V.	1	---
IR3B016S6	Switch 1-0-2, 3P, 16A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 16A. 220/440V.	1	---
IR3B020S6	Switch 1-0-2, 3P, 20A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 20A. 220/440V.	1	---
IR3B025S6	Switch 1-0-2, 3P, 25A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 25A. 220/440V.	1	---
IR3B032S6	Switch 1-0-2, 3P, 32A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 32A. 220/440V.	1	---
IR3B040S6	Switch 1-0-2, 3P, 40A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 40A. 220/440V.	1	---
IR3B050S6	Switch 1-0-2, 3P, 50A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 50A. 220/440V.	1	---
IR3B063S6	Switch 1-0-2, 3P, 63A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 63A. 220/440V.	1	---
IR3B080S6	Switch 1-0-2, 3P, 80A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 80A. 220/440V.	1	---
IR3B120S6	Switch 1-0-2, 3P, 120A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 3P, 120A. 220/440V.	1	---
IR4B016S6	Switch 1-0-2, 4P, 16A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 16A. 220/440V.	1	---
IR4B020S6	Switch 1-0-2, 4P, 20A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 20A. 220/440V.	1	---
IR4B025S6	Switch 1-0-2, 4P, 25A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 25A. 220/440V.	1	---
IR4B032S6	Switch 1-0-2, 4P, 32A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 32A. 220/440V.	1	---
IR4B040S6	Switch 1-0-2, 4P, 40A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 40A. 220/440V.	1	---
IR4B050S6	Switch 1-0-2, 4P, 50A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 50A. 220/440V.	1	---
IR4B063S6	Switch 1-0-2, 4P, 63A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 63A. 220/440V.	1	---
IR4B080S6	Switch 1-0-2, 4P, 80A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 80A. 220/440V.	1	---
IR4B120S6	Switch 1-0-2, 4P, 120A. 220/440V.	Interrupteur 1-0-2, 4P, 120A. 220/440V.	1	---

Accessories / Accessoires



References <i>Références</i>	Description	Description	
	DIN rail.	Rail DIN.	
TS35/SZ	DIN rail (without hole). 35x7.5. Length 2m. Steel.	Rail DIN. 35x7,5. Longueur 2m. Acier.	2/20



	Cable glands.	Presse-étoupe.	
KIT-PL12G	M12x1.5. Ø cable 3 - 7.	M12x1,5. Ø câble 3 - 7.	60/960
KIT-PL16G	M16x1.5. Ø cable 4.5 - 10.	M16x1,5. Ø câble 4,5 - 10.	60/960
KIT-PL20G	M20x1.5. Ø cable 6 - 12.	M20x1,5. Ø câble 6 - 13.	60/960
KIT-PL25G	M25x1.5. Ø cable 13 - 18.	M25x1,5. Ø câble 13 - 18.	60/480
KIT-PL32G	M32x1.5. Ø cable 18 - 25.	M32x1,5. Ø câble 18 - 25.	40/320
KIT-PL40G	M40x1.5. Ø cable 24 - 32.	M40x1,5. Ø câble 24 - 32.	24/96



	Cones.	Gradins.	
CO-M20	Cone Ø20.	Gradin Ø20.	1/2850
CO-M25/A	Cone Ø25.	Gradin Ø25.	1/1700
CO-M32/A	Cone Ø32.	Gradin Ø32.	1/1100
CO-M40/A	Cone Ø40.	Gradin Ø40.	1/750
CO-M50/A	Cone Ø50.	Gradin Ø50.	1/500




	Fast terminal blocks.	Blocs de bornes rapides.	
CLE24	2 entries: flexible 2.5, rigid 4.	2 entrées: flexible 2,5, rigide 4.	20/600
CLE34	3 entries: flexible 2.5, rigid 4.	3 entrées: flexible 2,5, rigide 4.	20/640
CLE54	5 entries: flexible 2.5, rigid 4.	5 entrées: flexible 2,5, rigide 4.	20/400
CLE4-5	Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54	Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54.	20/320



	Neutral switch.	Interrupteur neutre.	
SEC1P160A	Neutral switch In 160A.	Interrupteur neutre In 160A.	1/120



References Références	Description	Description	
Mounting plate.		Plaque de montage.	
PM817	150 x 130 x 1,5. Use for refs. 717, 817 & 6817.	150 x 130 x 1,5. Utiliser pour réfs. 717, 817 et 6817.	1/50
PM820	440 x 200 x 2. Use for ref. 820.	440 x 200 x 2. Utiliser pour réf. 820.	1/10
PM821	440 x 290 x 2. Use for ref. 821.	440 x 290 x 2. Utiliser pour réf. 821.	1/10
PM886	214 x 164 x 1,5. Use for refs. 686, 686A, 886, 886A & 6886.	214 x 164 x 1,5. Utiliser pour réfs. 686, 686A, 886, 886A et 6886.	1/20
PM887	295 x 224 x 2 mm. Use for refs. 100888 & 100887.	295 x 224 x 2. Utiliser pour réfs. 100888 et 100887.	1/10



12 terminal strip for 2.5 mm² cable.		12 bornes pour câble de 2,5 mm².	
RE2,5/10B	450V. 18A. Couple 0.4Nm. White.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Blanc.	1/1000
RE2,5/10N	450V. 18A. Couple 0.4Nm. Black.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Noir.	1/1000
12 terminal strip for 4 mm² cable.		12 bornes pour câble de 4 mm².	
RE4/10B	450V. 24A. Couple 0.4Nm. White.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Blanc.	1/1000
RE4/10N	450V. 24A. Couple 0.4Nm. Black.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Noir.	1/1000
12 terminal strip for 6 mm² cable.		12 bornes pour câble de 6 mm².	
RE6/10B	450V. 41A. Couple 0.5Nm. White.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Blanc.	1/1000
RE6/10N	450V. 41A. Couple 0.5Nm. Black.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Noir.	1/1000
12 terminal strip for 10 mm² cable.		12 bornes pour câble de 10 mm².	
RE10/10B	450V. 57A. Couple 0.8Nm. White.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Blanc.	1/500
RE10/10N	450V. 57A. Couple 0.8Nm. Black.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Noir.	1/500
12 terminal strip for 16 mm² cable.		12 bornes pour câble de 16 mm².	
RE16/10B	450V. 76A. Couple 1.2Nm. White.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Blanc.	1/300
RE16/10N	450V. 76A. Couple 1.2Nm. Black.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Noir.	1/300
12 terminal strip for 25 mm² cable.		12 bornes pour câble de 25 mm².	
RE25/10B	450V. 100A. Couple 2Nm. White.	450V. 100A. Couple 2Nm. Blanc.	1/100
RE25/10N	450V. 100A. Couple 2Nm. Black.	450V. 100A. Couple 2Nm. Noir.	1/100
12 terminal strip for 35 mm² cable.		12 bornes pour câble de 35 mm².	
RE35/10B	450V. 125A. Couple 2Nm. White.	450V. 125A. Couple 2Nm. Blanc.	1/100
RE35/10N	450V. 125A. Couple 2Nm. Black.	450V. 125A. Couple 2Nm. Noir.	1/100



Caps for fixing holes of sealed boxes.		Bouchons pour trous de fixation pour boîtes étanches.	
TPO-715	To maintain the IP after fixing the box. Valid for all boxes of YBOX Series. Valid for sealed boxes 615, 686, 715, 716, 717 and 100888. Bag of 24 units.	Pour maintenir l'IP après avoir fixé la boîte. Valable pour toutes les boîtes de la série YBOX. Valable pour les boîtes étanches 615, 686, 715, 716, 717 et 100888. Sac de 24 unités.	1/2500

Informative table / *Tableau informatif*

WITH CONES

Ref.	Exterior measures*	Interior measures*	Ø Cones						I.P.	I.K.	Tamper Seal	Colour RAL	Lid
			20	25	32	40	50						
Halogen free EN 60 670 Glow-wire test 650 °C (960 °C upon request)													
665	Ø77 x 40	Ø70 x 35	4	-	-	-	-	IP55	IK08	✗	■ 7035	Pressure lid	
604	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	7	-	-	-	-	IP55	IK08	✗	■ 7035	Pressure lid	
615	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	-	7	-	-	-	IP55	IK08	✗	■ 7035	Pressure lid	
616	165x120x60	153x110x55	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✗	■ 7035	Metal screw	
715	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
715N	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw	
715TP	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
716	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
716N	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw	
716TP	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
616	165 x 120 x 60	153 x 110 x 55	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✗	■ 7035	Metal screw	
717	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
717G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
717N	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw	
717TP	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
686	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
686A	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
686AG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK09	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
686ATP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
686G	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
686N	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw	
686TP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw	
100888	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK08	✓	■ 7035	Plastic screw	
100888N	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK08	✓	■ 9011	Plastic screw	
100888TP	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK08	✓	■ 7035	Plastic screw	

WITHOUT CONES

	External measures*	Internal measures*	I.P.	I.K.	Temper Seal	Colour RAL	Lid
Halogen free EN 60 670 Glow-wire test 650 °C (960 °C upon request)							
604C	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	IP55	IK08	✗	■ 7035	Pressure lid
615C	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	IP55	IK08	✗	■ 7035	Pressure lid
815	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
815N	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6815	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
816	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
816N	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6816	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
817	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
817G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
817N	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6817	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
6817G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
886	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886A	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886AG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886ATP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886ATPG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886G	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886N	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6886	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
6886G	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
887	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK08	✓	■ 7035	Fixed plastic screw
100887	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK08	✓	■ 7035	Plastic screw
100887N	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK08	✓	■ 9011	Plastic screw
100887TP	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK08	✓	■ 7035	Plastic screw
820P	270 x 500 x 140	263 x 493 x 129	IP65	IK08	✓	■ 7035	Inox. Metal screw
821 P	362 x 500 x 140	355 x 493 x 129	IP65	IK08	✓	■ 7035	Inox. Metal screw

G: With din rail
 N: Black colour
 P: Pre-cut sides





 **Black**

Junction boxes & connectors IP68



JUNCTION BOX WITH CABLE GLAND
BOÎTES ÉTANCHES AVEC PRESSE-ÉTOUPE

Pg. 128



CONNECTOR FOR LUMINAIRE
CONNECTEUR POUR LUMINAIRE

Pg. 129

Complementary products



Pg. 266



Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Certification
Certification



Cable gland included
Presse-étoupe inclus



IP68
IP68



Products for luminaires
Produits pour luminaires



GWT 650-850°C
650-850°C GWT



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IP68 / *IP68*

IP 68



Halogen Free / *Sans Halogène*



GWT 650-850°C / *650-850°C GWT*

650/850°C



Certification / *Certification*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Junction box with cable gland / *Boîtes étanches avec presse-étoupe*




IP68. Junction box with 3 cable gland / *IP68. Connecteur pour luminaire.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
Ref. BK-3P	73x44x30. 24A 250V. 3x4-8 / 3x9-12mm cable diameter. 4 mm ² section. 4P terminal.	<i>73x44x30. 24A 250V. Diamètre du câble 3x4-8 / 3x9-12mm. Section 4 mm². Terminal 4P.</i>	1/100




IP68. Junction box with 3 cable gland / *IP68. Boîtes étanches avec 3 presse-étoupe.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
Ref. BK-3PT	70x57x30. 24A 250V. 4-8 / 9-12 / 10-14mm cable diameter. 6 mm ² section. 3P terminal.	<i>70x57x30. 24A 250V. Diamètre du câble 4-8 / 9-12 / 10-14mm. Section 6 mm². Terminal 3P.</i>	1/110




IP68. Junction box with 6 cable gland / *IP68. Boîtes étanches avec 6 presse-étoupe.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
Ref. BK-6P	112x92x48. 24A 450Vac. 4-8 / 8-12 / 10-14mm cable diameter. 6 mm ² section. 3P terminal.	<i>112x92x48. 24A 450Vac. Diamètre du câble 4-8 / 8-12 / 10-14mm. Section 6 mm². Terminal 3P.</i>	1/30





IP68. Connector for luminaire / *IP68. Connecteur pour luminaire.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
Ref. CE-3PV	Ø25x105. 16A 250V. 6.5-12mm cable diameter. 1.5 mm ² section. 3P.	Ø25x105. 16A 250V. <i>Diamètre du câble 6,5-12mm. Section 1,5 mm². 3P.</i>	1/250



IP68. Connector for luminaire / *IP68. Connecteur pour luminaire.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
Ref. CE-3P4T	33x115x100. 24A 450Vac. 3 x 4-8, 3 x 9-12 and 3 x 10-14mm cable diameter. 4 mm ² section. 3P.	33x115x100. 24A 450Vac. <i>Diamètre du câble 3 x 4-8, 3 x 9-12 et 3 x 10-14mm. Section 4 mm². 3P.</i>	1/125



Back junction boxes / Boîtes de dérivation



BACK JUNCTION BOXES
BOÎTES DE DÉRIVATION

Pg. 134



SURFACE JUNCTION BOXES
SURFACE BOÎTES JONCTION

Pg. 139



MECHANISM BOXES
BOÎTES D'ENCASTREMENT

Pg. 140



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 142

Complementary products




Pg. 266



Pg. 188

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*



Screw lid fixture
Couvercle avec fixation de vis



Plastic spring lid fixture
Couvercle avec fixation de griffe en plastique



Metal lid fixture
Couvercle avec fixation de griffe en métal



Easy to break entries
Entrées avec cassure facile



Wide range of accessories
Large game d'accessoires



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



Class II / *Class II*



Halogen Free / *Sans Halogène*



GWT 650°C / *650°C GWT*



CE Certification / *Certification CE*



RoHS / *RoHS*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Back Junction boxes / Boîtes de dérivation



31x59x40. 7 entries Ø 16. / 7 entrées Ø 16.

Ref. / Réf.	Description	Description	
525	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	35/140



67x67x42. 5 entries Ø 25 / 5 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
635	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/48




65x65x40. 9 entries Ø 25 / 9 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
6635	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/84




100x50x45. 6 entries Ø 32 / 6 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
361	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	10/280
561	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	10/280




100x100x45. 12 entries Ø 25 / 12 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
262	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/168
362	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	4/168
562	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	4/168




160x100x50. 16 entries Ø 25 / 16 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
263	Plastic spring lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en plastique.</i>	1/110
363	Screw lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de vis.</i>	5/110
563	Metal lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en métal.</i>	5/110




150x150x50. 12 entries Ø 32 / 12 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
223	Plastic spring lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en plastique.</i>	1/78
323	Screw lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de vis.</i>	1/78
623	Metal lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en métal.</i>	1/78




200x130x60. 20 entries Ø 32 / 20 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
214	Plastic spring lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en plastique.</i>	1/62
314	Screw lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de vis.</i>	1/62
614	Metal lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en métal.</i>	1/62




200x200x65. 16 entries Ø 40 / 16 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
220	Plastic spring lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en plastique.</i>	1/30
320	Screw lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de vis.</i>	1/30
620	Metal lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en métal.</i>	1/30

Back Junction boxes / Boîtes de dérivation



250x250x60. 20 entries Ø 40 / 20 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
224	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/28
324	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/28
624	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	1/28




170x100x40. 16 entries Ø 32 / 16 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5501	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	5/125




300x200x60. 20 entries Ø 40 / 20 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5502	Screw lid fixture. 1 partition.	Couvercle avec fixation de vis. 1 partition.	1/23




50 entries Ø 40 / 50 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5503	300x500x85. 2 partitions.	300x500x85. 2 partitions.	1/5
5504	300x500x85. 2 partitions. White frame and door.	300x500x85. 2 partitions. Cadre et porte blancs.	1/4
5506	300x500x60. 2 partitions.	300x500x60. 2 partitions.	1/10
5507	300x500x60. 2 partitions. White frame and door.	300x500x60. 2 partitions. Cadre et porte blancs.	1/5



200x160x70. 18 entries Ø 40 / 18 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5520	Screw fixing cover. 1 partition.	Couvercle avec fixation de vis. 1 partition.	1/40




300x160x70. 10 entries Ø 40 & 14 of Ø 32 / 10 entrées Ø 40 et 14 de Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5530	Screw lid fixture. 2 partitions.	Couvercle avec fixation de vis. 2 partitions.	1/31




400x160x70. 30 entries Ø 40 / 30 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5540	Screw lid fixture. 3 partitions.	Couvercle avec fixation de vis. 3 partitions.	1/22



500x160x70. 12 entries Ø 40 & 18 of Ø 50 / 12 entrées Ø 40 et 18 de Ø 50.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5550	Screw lid fixture. 2 partitions.	Couvercle avec fixation de vis. 2 partitions.	1/19



430x147x65. 30 entries Ø 32 / 30 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
277	Plastic spring griffe fixing lid with possibility of screw.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique avec possibilité de vis.	1/25




Ø65x40. 5 entries Ø 25 / 5 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
575	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/104

Back Junction boxes / Boîtes de dérivation




Ø60x40. 7 entries Ø 16 / 7 entrées Ø 16.

Ref. / Réf.	Description	Description	
513	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	20/560



Ø80x40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
414	Threaded lid. 8 entries Ø 25.	Couvercle à visser. 8 entrées Ø 25.	20/320
514	Metal lid fixture. 6 entries Ø 25.	Couvercle avec fixation de griffe en métal. 6 entrées Ø 25.	8/288




Ø100x50. 6 entries Ø 32 / 6 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
515	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	6/180




Ø100x46. 10 entries Ø 25 / 10 entrées Ø 25.


Ref. / Réf.	Description	Description	
6514	Adjustable square cover, perimeter adjustment, with central screw.	Couvercle carré réglable, réglage périmétrique, avec vis centrale.	4/120




Ø150x46. 14 entries Ø 25 and 4 Ø 32 / 14 entrées Ø 25 et 4 Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
6515	Round cover with plastic claw and central screw.	Couvercle rond avec pince en plastique et vis centrale.	1/72
6516	Adjustable square cover, perimeter adjustment, with central screw.	Couvercle carré réglable, réglage périmétrique, avec vis centrale.	1/72



4 entries Ø 20 & 4 of Ø 18 / 4 entrées Ø 20 et 4 de Ø 18.

Ref. / Réf.	Description	Description	
414S	External dimension Ø 93,5x35,5.	Dimension extérieure Ø 93,5x35,5.	1/400
515S	External dimension Ø 113x41.	Dimension extérieure Ø 113x41.	1/230



**Connection box. 73x27x32. 16A 450Vac. 4-5mm cable diameter. /
Boîte de connexion. 73x27x32. 16A 450Vac. Diamètre du câble 4-5mm.**

Ref. / Réf.	Description	Description	
BK-L	Empty	Vide.	50/350
BK-L3P	3P terminal 0,5-2,5 mm ² section.	Borne 3P et section 0,5-2,5 mm ²	50/350


Input trunking 10x22 / Entrée pour la goulotte 10x22.

Ref. / Réf.	Description	Description	
1662	External dimension 65x65x35.	Dimension extérieure 65x65x35.	24/192
1664	External dimension 132x65x35.	Dimension extérieure 132x65x35.	11/88


Input trunking 10x12, 10x16, 10x22 & 10x35 / Entrée pour la goulotte 10x12, 10x16, 10x22 et 10x35.

Ref. / Réf.	Description	Description	
1762	External dimension 82x82x40.	Dimension extérieure 82x82x40.	12/96


White frame & door / Cadre et porte blancs.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5508	External dimension 362x542x115.	Dimension extérieure 362x542x115.	1/4

Mechanism boxes / *Boîtes d'encastrement*



65x65x40. 9 entries Ø 25 / *9 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
6625	Universal and linkable box. AENOR certification.	<i>Boîte universelle et jumelable. Certification AENOR.</i>	20/500



67x77x42. 5 entries Ø 25 / *5 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
625	Universal and linkable box. AENOR certification.	<i>Boîte universelle et jumelable. Certification AENOR.</i>	20/500




145x67x42. 6 entries Ø 25. / *6 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
725	Universal box for 2 mechanisms. 1 partition.	<i>Boîte universelle pour 2 mécanismes. 1 partition.</i>	10/260



217x67x42. 8 entries Ø 25. / *8 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
825	Universal box for 3 mechanisms. 1 partition.	<i>Boîte universelle pour 3 mécanismes. 1 partition.</i>	10/180



31x59x40. 7 entries Ø 16. / *7 entrées Ø 16.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
527	For 1 mechanism.	<i>Pour 1 mécanisme.</i>	20/1260




97x80x42. 8 entries Ø 25 / *8 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
733	For 1 mechanism.	<i>Pour 1 mécanisme.</i>	10/360




110x73x51. 6 entries Ø 20-25, 4 of Ø 22-26 & 2 of Ø 20-35 /
6 entrées Ø 20-25, 4 de Ø 22-26 et 2 entrées Ø 20-35.

Ref. / Réf.	Description	Description	
24CH/6	American box for 1 mechanism.	<i>Boîte américaine pour 1 mécanisme.</i>	6/216




Expandable surface mechanism box / *Boîte pour mécanismes de surface amovible et extensible.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
9	For 1 mechanism. 96x94x43. Input trunking 10x16, 10x20, 16x25 & 25x40. To expand ref. CP-9.	<i>Pour 1 mécanisme. 96x94x43. Entrée pour la goulotte 10x16, 10x20, 16x25 et 25x40. Pour augmenter réf. CP-9.</i>	1/100
CP-9	Accessories to expand ref. 9. From 2 to 3 mechanisms (167x94x43 or 238x94x43).	<i>Accessoires pour augmenter réf. 9. Pour 2 mécanismes 167x94x43 et pour 3 mécanismes 238x94x43.</i>	1/102




Surface mechanism box / *Boîte pour mécanismes de surface.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
91	For 1 mechanism. 94x96x43.	<i>Pour 1 mécanisme. 94x96x43.</i>	1/102
92	For 2 mechanism. 165x96x43.	<i>Pour 2 mécanismes. 165x96x43.</i>	1/52
93	For 3 mechanism. 253x96x43.	<i>Pour 3 mécanismes. 253x96x43.</i>	1/38

Accessories / Accessoires



Ref. Réf.	Description	Description	
	Lids.	Couvercles.	
13	Plastic spring lid fixture for ref. 513.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 513.	50/1200
14	Metal claw fixture for ref. 514.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 514.	1/250
15	Plastic spring lid fixture for ref. 515.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 515.	1/200
20G	Metal claw fixture for ref. 620.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 620.	10/100
20T	Screw lid fixture for ref. 320.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 320.	10/40
23G	Metal claw fixture for ref. 623.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 623.	10/180
23T	Screw lid fixture for ref. 323.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 323.	10/120
24G	Metal claw fixture for ref. 624.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 624.	4/80
24T	Screw lid fixture for ref. 324.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 324.	10/60
25G	Plastic spring lid fixture for refs. 625, 635, 6635 & 625C.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réfs. 625, 635, 6635 et 625C.	50/450
25T	Screw lid fixture for ref. 575, 625, 625C, 635 & 6625.	Couvercle avec fixation de vis pour réfs. 575, 625, 625C, 635 et 6625.	50/400
61G	Metal claw fixture for ref. 561.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 561.	1/192
61T	Screw lid fixture for ref. 361.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 361.	25/450
62G	Metal claw fixture for ref. 562.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 562.	1/50
62T	Screw lid fixture for ref. 362.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 362.	25/200
63G	Metal claw fixture for ref. 563.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 563.	1/70
63T	Screw lid fixture for ref. 363.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 363.	15/210
64G	Metal claw fixture for ref. 614.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 614.	1/162
64T	Screw lid fixture for ref. 314.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 314.	25/150
214TA	Plastic spring lid fixture for ref. 214.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 214.	1/72
215TA	Metal claw fixture for ref. 6515.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 6515.	25/50
216TA	Plastic spring lid fixture for ref. 6516.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 6516.	25/250
220TA	Plastic spring lid fixture for ref. 220.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 220.	1/34
223TA	Plastic spring lid fixture for ref. 223.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 223.	1/96
224TA	Plastic spring lid fixture for ref. 224.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 224.	1/30
262TA	Plastic spring lid fixture for ref. 262.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 262.	1/160
263TA	Plastic spring lid fixture for ref. 263.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 263.	1/130
277TA	Plastic and screw lid fixture for refs. 77, 177 & 277.	Couvercle avec fixation de vis et plastique pour réfs. 77, 177 et 277.	1/30
414TA	Screw cap for ref. 414.	Couvercle à visser pour réf. 414.	25/100
527TA	Screw lid fixture for ref. 527.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 527.	50/1200
5501TA	Screw lid fixture for ref. 5501.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5501.	1/150
5502TA	Screw lid fixture for ref. 5502.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5502.	1/50
5503TA	Screw lid fixture for ref. 5503 & 5506.	Couvercle avec fixation de vis pour réfs. 5503 et 5506.	1/30
5520TA	Screw lid fixture for ref. 5520.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5520.	1/120
5530TA	Screw lid fixture for ref. 5530.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5530.	1/80
5540TA	Screw lid fixture for ref. 5540.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5540.	1/60
5550TA	Screw lid fixture for ref. 5550.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5550.	1/50



	Thermoplastic frame & door.	Cadre et porte thermoplastique.	
5505	For replacement refs. 5504/2, 5560/2 & 5508/2.	Pour le remplacement réfs. 5504/2, 5560/2 et 5508/2.	1/12



Ref. Réf.	Description	Description	
	IK07. Metallic frame & door.	IK07. Cadre et porte métallique.	
KIT-MRP14	External dimension 362x327, internal dimensions 304x279x27. Key lock optional.	<i>Dimensions extérieures 362x327, dimensions intérieures 304x279x27. Serrure à clé (optionnelle).</i>	1/3



	IK07. Metallic frame & door.	IK07. Cadre et porte métallique.	
KIT-MRP28	External dimension 362x462, internal dimensions 304x414x27. Key lock optional.	<i>Dimensions extérieures 362x462, dimensions intérieures 304x414x27. Serrure à clé (optionnelle).</i>	1/3



	IK07. Metallic frame & door.	IK07. Cadre et porte métallique.	
KIT-MRP42	External dimension 362x643, internal dimensions 304x595x27. Key lock optional.	<i>Dimensions extérieures 362x643, dimensions intérieures 304x595x27. Serrure à clé (optionnelle).</i>	1/3



	IK07. Metallic frame & door.	IK07. Cadre et porte métallique.	
KIT-MRP56	External dimension 362x778, internal dimensions 304x730x27. Key lock optional.	<i>Dimensions extérieures 362x778, dimensions intérieures 304x730x27. Serrure à clé (optionnelle).</i>	1/3



	Screw protector to avoid plaster ingress.	Protecteur pour éviter le plâtre sur les vis.	
PROT-6625	For box 6625.	<i>Pour boîte 6625.</i>	1/10000



	Lid protection.	Couvercle de protection.	
625TA	Lid for use during construction. 70 x 70 mm.	<i>Couvercle pour assurer une protection lors de la construction. 70 x 70 mm.</i>	1/350



	Lids for refs. 6625, 625 & 625C. 104x104.	Couvercle pour refs. 6625, 625 et 625C. 104x104.	
6635TCP	Plastic spring lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en plastique.</i>	1/200
6635TCT	Screw lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de vis.</i>	1/50



	Lids for ref. 5625 Ø 82 mm.	Couvercle pour réf. 5625. Ø 82 mm.	
5625TA	Plastic spring lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en plastique.</i>	1/200



	Plastic earth pit	Couvercle pour puisard	
AR25256	Dimensions 250x250x61.	<i>Dimensions 250x250x61.</i>	1/26



	Partition	Partition	
5555	For refs. 5520, 5530, 5540 & 5550.	<i>Pour refs. 5520, 5530, 5540 et 5550.</i>	1/500

Accessories / Accessoires



References Références	Description	Description	
12 terminal strip for 2.5 mm² cable.		12 bornes pour câble de 2,5 mm².	
RE2,5/10B	450V. 18A. Couple 0.4Nm. White.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Blanc.	1/1000
RE2,5/10N	450V. 18A. Couple 0.4Nm. Black.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Noir.	1/1000
12 terminal strip for 4 mm² cable.		12 bornes pour câble de 4 mm².	
RE4/10B	450V. 24A. Couple 0.4Nm. White.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Blanc.	1/1000
RE4/10N	450V. 24A. Couple 0.4Nm. Black.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Noir.	1/1000
12 terminal strip for 6 mm² cable.		12 bornes pour câble de 6 mm².	
RE6/10B	450V. 41A. Couple 0.5Nm. White.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Blanc.	1/1000
RE6/10N	450V. 41A. Couple 0.5Nm. Black.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Noir.	1/1000
12 terminal strip for 10 mm² cable.		12 bornes pour câble de 10 mm².	
RE10/10B	450V. 57A. Couple 0.8Nm. White.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Blanc.	1/500
RE10/10N	450V. 57A. Couple 0.8Nm. Black.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Noir.	1/500
12 terminal strip for 16 mm² cable.		12 bornes pour câble de 16 mm².	
RE16/10B	450V. 76A. Couple 1.2Nm. White.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Blanc.	1/300
RE16/10N	450V. 76A. Couple 1.2Nm. Black.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Noir.	1/300
12 terminal strip for 25 mm² cable.		12 bornes pour câble de 25 mm².	
RE25/10B	450V. 100A. Couple 2Nm. White.	450V. 100A. Couple 2Nm. Blanc.	1/100
RE25/10N	450V. 100A. Couple 2Nm. Black.	450V. 100A. Couple 2Nm. Noir.	1/100
12 terminal strip for 35 mm² cable.		12 bornes pour câble de 35 mm².	
RE35/10B	450V. 125A. Couple 2Nm. White.	450V. 125A. Couple 2Nm. Blanc.	1/100
RE35/10N	450V. 125A. Couple 2Nm. Black.	450V. 125A. Couple 2Nm. Noir.	1/100

BACK JUNCTION BOXES

Ref.	N° entries	Cable trunking	Replacement lid ref.	Additional info	Dimensions (mm)		
					a	b	c
Plastic spring lid fixture							
513	7 of Ø 16 mm	Semicircular	13	Plastic spring clip fixing	Ø 60		40
414	8 of Ø 25 mm	Semicircular	414 TA	Lid is screwed directly on to the box	Ø 80		40
262	12 of Ø 25 mm	Rectangular	262 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	100	100	45
263	16 of Ø 25 mm	Rectangular	263 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	160	100	50
223	12 of Ø 32 mm	Rectangular	223 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	150	150	50
214	20 of Ø 32 mm	Rectangular	214 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	200	130	60
220	16 of Ø 40 mm	Rectangular	220 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	200	200	65
224	20 of Ø 40 mm	Rectangular	224 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	250	250	60
277	30 of Ø 32 mm	Rectangular	227 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	430	147	65
Screw fixture							
6635	9 of Ø 25 mm	Semicircular	25 T	-	65	65	40
575	5 of Ø 25 mm				Ø 65	76	40
361	6 of Ø 32 mm	Semicircular	61 T	-	100	50	45
362	12 of Ø 25 mm	Rectangular	62 T	Totally knockable sides	100	100	45
363	16 of Ø 25 mm	Rectangular	63 T	Totally knockable sides	160	100	50
323	12 of Ø 32 mm	Rectangular	23 T	-	150	150	50
314	20 of Ø 32 mm	Rectangular	64 T	Totally knockable sides	200	130	60
320	16 of Ø 40 mm	Rectangular	20 T	-	200	200	65
324	20 of Ø 40 mm	Rectangular	24 T	-	250	250	60
5501	16 of Ø 32 mm	Rectangular	5501 TA	May be used for Telecommunications	100	170	40
5502	20 of Ø 40 mm	Rectangular	5502 TA	May be used for Telecommunications	200	300	60
5503	52 of Ø 40 mm	Rectangular	5503 TA	May be used for Telecommunications	300	500	85
5506	52 of Ø 40 mm	Rectangular	5503 TA	May be used for Telecommunications	300	500	60
5520	18 of Ø 40 mm	Rectangular	5520 TA	European type entry, 1 partition stick (2 compartments)	200	160	70
5530	14 of Ø 32 mm 10 of Ø 40 mm	Rectangular	5530 TA	European type entry, 2 partition sticks (3 compartments)	300	160	70
5540	30 of Ø 40 mm	Rectangular	5540 TA	European type entry, 3 partition stick (4 compartments)	400	160	70
5550	12 of Ø 40 mm 18 of Ø 50 mm	Rectangular	5550 TA	European type entry, 2 partition stick (3 compartments)	500	160	70

MECHANISM BOXES

Ref.	N° entries	N° modules (vertical)	Linkable (vertical)	Additional info	Exterior measures (mm)		
					a	b	c
6625	9 of Ø 25 mm	1	✓	Aenor certified with 4 side screw positioning.	65	65	40
625	5 of Ø 25 mm	1	✓	Aenor certified.	67	77	42
725	6 of Ø 25 mm	2		1 partition.	145	67	42
825	8 of Ø 25 mm	3		2 partitions.	217	67	42
733	8 of Ø 25 mm	1			97	80	42
24CH/6	6 entries Ø 20-25, 4 of Ø 22-26 & 2 entries Ø 20-35	3		American box	110	73	51
527	7 of Ø 16 mm	1			31	59	40



Air condition boxes / *Boîtes de climatisation*



AIR CONDITION BOXES
BOÎTES DE CLIMATISATION

Pg. 150

Complementary products




Pg. 188



Pg. 266

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 60670-22.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Vertical or horizontal water outlet
Évacuation horizontale ou verticale



Back entries & knock-outs
Entrées des câbles par derrière. Pré-découpés



Anti-deformation partitions
Partitions anti-déformation



Large space for connection
Large espace pour raccordement



RoHS
RoHS



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IP40 / *IP40*



IK07 / *IK07*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information

Air condition boxes / Boîtes de climatisation



30 Entries. Vertical water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation verticale. 430x147,5x63,5.

Ref. / Réf.	Description	Description	
77	Includes ref. 665.	Avec référence 665.	1/25



30 Entries. Vertical water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation verticale. 430x147,5x63,5.

Ref. / Réf.	Description	Description	
177	Not included ref. 665.	Sans référence 665.	1/25




30 Entries. Horizontal water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation horizontale. 430x147,5x63,5.

Ref. / Réf.	Description	Description	
78	Includes ref. 665.	Avec référence 665.	1/25



30 Entries. Horizontal water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation horizontale. 430x147,5x63,5.

Ref. / Réf.	Description	Description	
178	Not included ref. 665.	Sans référence 665.	1/25



Ref.	N° entries	Type of cable trunking	Additional info	Dimensions (mm)		
				430	147,5	63,5
77	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Vertical water outlet. Includes Ref.665	430	147,5	63,5
78	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Horizontal water outlet. Includes Ref.665	430	147,5	63,5
177	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Vertical water outlet	430	147,5	63,5
178	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Horizontal water outlet	430	147,5	63,5



Dry Wall / *Cloison sèche*



BACK JUNCTION BOX
BOÎTES DE DÉRIVATION

Pg. 156



MECHANISM BOXES
BOÎTES D'APPAREILLAGE

Pg. 158



DISTRIBUTION BOARDS
TABLEAUX DE DISTRIBUTION

Pg. 160



DISTRIBUTION BOARDS
TABLEAUX DE DISTRIBUTION

Pg. 161



IT BOARDS
COFFRET DE COMMUNICATION

Pg. 161

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 162



Pg. 250

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-1 & 22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-1 et 22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*



System to prevent conduit movement.
Système pour éviter tout déplacement de tube



Nylon ties fix system
Système de fixation par birdes en nylon



Linkable
Jumelable



Wide range
Large gamme



Claw fix system
Fixation avec griffe



Certification
Certification

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 850°C / 850°C GWT



Certification / *Certification*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*



Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information


Back junction box / Boîtes de dérivation



Ref. 5362GW

Ref. 5562GW

Flush dimensions 107x107x45. 12 entries Ø 25.
 Screw lid fixture. (Ref. 5562GW metal claw fixture).
*Dimension encastrée 107x107x45. 12 entrées Ø 25.
 Couvercle fixée avec vis.
 (Réf. 5562GW Couvercle à griffe en métal).*



Ref. 5363GW

Ref. 5563GW

Flush dimensions 170x112x47. 16 entries Ø 25.
 Screw lid fixture. (Ref. 5563GW metal claw fixture).
*Dimension encastrée 170x112x47. 16 entrées Ø 25.
 Couvercle fixée avec vis.
 (Réf. 5563GW Couvercle à griffe en métal).*



Ref. 5314GW

Flush dimensions 188x148x50. 8 entries Ø 25, 2 of Ø 32 & 6 entries Ø 40. Screw lid fixture.
Dimension encastrée 188x148x50. 8 entrées Ø 25, 2 entrées Ø 32 et 6 entrées Ø 40. Couvercle fixée avec vis.



Ref. 324GW

Flush dimensions 252x252x50. 12 entries Ø 25, 12 entries Ø 32. Screw lid fixture.
Dimension encastrée 252x252x50. 12 entrées Ø 25, 12 entrées Ø 32. Couvercle fixée avec vis.



Ref. 5324

Flush dimensions 252x252x50. 12 entries Ø 25, 12 entries Ø 32. Screw lid fixture.
Dimension encastrée 252x252x50. 12 entrées Ø 25, 12 entrées Ø 32. Couvercle fixée avec vis.



Ref. 5362

Ref. 5562

Flush dimensions 100x100x45. 12 entries Ø 25.
 Screw lid fixture. (Ref. 5562 metal claw fixture).
*Dimension encastrée 107x107x45. 12 entrées Ø 25.
 Couvercle fixée avec vis.
 (Réf. 5562 Couvercle à griffe en métal).*



Ref. 5363

Ref. 5563


Flush dimensions 164x106x47. 16 entries Ø 25.
Screw lid fixture. (Ref. 5563 metal claw fixture).
*Dimension encastrée 164x106x47. 16 entrées Ø 25.
Couvercle fixée avec vis.
(Réf. 5563 Couvercle à griffe en métal).*



Ref. 5530GW

Ref. 5530GWD

Flush dimensions 300x150x75. Screw lid fixture.
(Ref. 5530GWD with rail DIN).
Dimension encastrée 300x150x75. Couvercle fixée avec vis. (Réf. 5530GWD avec DIN rail).




Ref. 5540GW

Flush dimensions 390x150x60. Screw lid fixture.
*Dimension encastrée 390x150x60.
Couvercle fixée avec vis.*



Ref. 5514GW

Flush dimensions Ø 100x46. 10 entries Ø 25.
Screw lid fixture.
*Dimension encastrée Ø 100x46. 10 entrées Ø 25.
Couvercle fixée avec vis.*



Ref. 5515GW

Ref. 5516GW

Flush dimensions Ø 150x46. 14 entries Ø 25 & 4 entries Ø 32. Screw lid fixture.
(Ref. 5516GW metal claw fixture).
*Dimension encastrée Ø 150x46. 14 entrées Ø 25 et entrées Ø 32. Couvercle avec fixation de pince en métal.
(Réf. 5516GW Couvercle à griffe en métal).*



Ref. 5506HGW

Ref. 5507HGW

Flush dimensions 300x500x60. 50 entries Ø 40.
Screw lid fixture. (Ref. 55607HGW White frame and door).
Dimension encastrée 300x500x60. 50 entrées Ø 40. Couvercle fixée avec vis. (Réf. 55607HGW Cadre et porte blancs.).

Mechanism boxes / Boîtes d'appareillage



Ref. 5625GW

Flush dimensions Ø 68x46. 4 entries Ø 20 & 2 entries Ø 25. Nylon ties fix system. Linkable. Use cutter Ø 68 mm.
 Dimension encastrée Ø 68x46. 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25. Système de fixation avec collier câblages. Jumelable. Utilisez une couronne Ø 68 mm.



Ref. 5625

Flush dimensions Ø 68x46. 4 entries Ø 20 & 2 entries Ø 25. Linkable. Use cutter Ø 68 mm.
 Dimension encastrée Ø 68x46. 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25. Jumelable. Utilisez une couronne Ø 68 mm.



Ref. 5725GW

2 modules. Flush dimensions 139x68x46. 6 entries Ø 25-20 & 2 entries Ø 16. Nylon ties fix system.
 2 postes. Dimension encastrée 139x68x46. 6 entrées Ø 25-20 et 2 entrées Ø 16. Système de fixation avec collier câblages.




Ref. 5725

2 modules. Flush dimensions 140x68x46. 4 entries Ø 25. 4 entries Ø 20 & 2 entries Ø 16.
 2 postes. Dimension encastrée 140x68x46. 4 entrées Ø 25, 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 16.



Ref. 5825GW

3 modules. Flush dimensions 219x68x46. 4 entries Ø 25-20, & 4 entries Ø 20-16. Nylon ties fix system.
 3 postes. Dimension encastrée 219x68x46. 4 entrées Ø 25-20 et 4 entrées Ø 20-16. Système de fixation avec collier câblages.





Ref. 5825

3 modules. Flush dimensions 218x68x46. 6 entries Ø 25 & 4 entries Ø 16.
 3 postes. Dimension encastrée 218x68x46. 6 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 16.



Ref. 5925GW

4 modules. Flush dimensions 281x68x46. 8 entries Ø 25-20, 4 entries Ø 20 and 4 entries Ø 16. Nylon ties fix system.
4 postes. Dimension encastrée 281x68x46. 8 entrées Ø 25-20, 4 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 16. Système de fixation avec collier câblages.



Ref. 5925

4 modules. Flush dimensions 281x68x46. 12 entries Ø 20, 8 entries Ø 25 and 4 entries Ø 16.
4 postes. Dimension encastrée 281x68x46. 12 entrées Ø 20, 8 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 16.

PRESERVES ENERGY IN THE BUILDING / PRÉSERVE L'ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT



Ref. 5625E

Flexible rubber: perfect tube fitting. Ø 68x46. 4 entries Ø 20 & 2 entries Ø 25. Nylon ties fix system.
Membranes en caoutchouc souples: raccord de tube parfait. Ø 68x46. 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25. Système de fixation avec collier câblages.



Ref. 5725E

Ref. 5725EG

Flexible rubber: perfect tube fitting. 2 modules. Flush dimensions 139x68x46. 6 entries Ø 25-20 & 2 entries Ø 16. Nylon ties fix system.
2 postes. Membranes en caoutchouc souples: raccord de tube parfait. Dimension encastrée 139x68x46. 6 entrées Ø 25-20 et 2 entrées Ø 16. Système de fixation avec collier câblages. (Ref. 5725EG: with metal claw fixture / avec avec griffes en métal)




Ref. 5825E

Ref. 5825EG


Flexible rubber: perfect tube fitting. 3 modules. Flush dimensions 219x68x46. 4 entries Ø 25-20, & 4 entries Ø 20-16. Nylon ties fix system.
Membranes en caoutchouc souples: raccord de tube parfait. 3 postes. Dimension encastrée 219x68x46. 4 entrées Ø 25-20 et 4 entrées Ø 20-16. Système de fixation avec collier câblages. (Ref. 5825EG: with metal claw fixture / avec avec griffes en métal)

Distribution boards / *Tableaux de distribution*




□ Ref. 5108HGW ■ Ref. 5108PFHGW

8 modules. 205x233x72. Wrapped. New fix system.
 8 modules. 205x233x72. Filmée. Nouveau système de fixation.




□ Ref. 5012HGW ■ Ref. 5012PFHGW

14 modules. 320x233x75. Wrapped. New fix system.
 14 modules. 320x233x75. Filmée. Nouveau système de fixation.



□ Ref. 8690HGW ■ Ref. 8690PFHGW

22 modules. 450x222x72. Wrapped.
 22 modules. 450x222x72. Filmée.



□ Ref. 5250HGW ■ Ref. 5250PFHGW

28 modules. 320x420x75. Wrapped. New fix system.
 28 modules. 320x420x75. Filmée. Nouveau système de fixation.





□ Ref. 5270HGW ■ Ref. 5270PFHGW

56 modules. 320x670x75. Wrapped.
 56 modules. 320x670x75. Filmée


*View fix system in page 289 /
 Voir système de fixation sur la page 289.

IT BOXES / *COFFRET DE COMUNICATION*




Ref. MP42/2HGW

730x613x88. 2 cabinets.
 730x613x88. Boîtes (2 coffrets).




Ref. MP42/2BHGW


730x613x88. 2 cabinets with 1 multipoint socket with 2 sockets 2P+E 16A 250V~.
 730x613x88. 2 boîtes avec 1 multiprise avec 2 prises 2P+T 16A 250V~.

METALBOX

Ref. MPB1E14HGW


14 modules. 1 row. Flush dimensions 330x297x88.
Earth & Neutral terminals.
14 modules. 1 rangée. Dimension encastrée 330x297x88. Barrettes de terre et neutre.


Ref. MPB2E28HGW

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 330x432x88.
Earth & Neutral terminals.
28 modules. 2 rangées. Dimension encastrée 330x432x88. Barrettes de terre et neutre.


Ref. MPB3E42HGW


42 modules. 3 rows. Flush dimensions 330x613x88.
Earth & Neutral terminals.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 330x613x88. Barrettes de terre et neutre.


Ref. MPB4E56HGW

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 330x748x88.
Earth & Neutral terminals.
56 modules. 4 rangées. Dimension encastrée 330x748x88. Barrettes de terre et neutre.

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


References Références	Description	Description	
	Nylon ties.	Collier câblages.	
BR5625GW	1 unit. Nylon ties for fixing the boxes to the hollow partition.	1 unité. Collier câblages pour fixer les boîtes en cloison creuse.	20/2000



	Union.	Raccordement.	
UN5625GW	For mechanism box ref. 5625GW.	Pour boîte de mécanisme réf. 5625GW.	10/1400



	Cutter countersink hole.	Trépan.	
COR68TH	Hole saw Ø68 countersink (hollow partition wall).	Scie cloche Ø68 fraisé (cloison sèche).	1/10



	Marking template for dry wall.	Gabarit de marquage pour cloison creuse.	
7157	1 unit.	1 unité.	---/---



	Kit of 4 claws.	Kit de 4 griffes.	
G-MP28/4	Kit of 4 claws and metal screws for the hollow wall.	Kit de 4 griffes et vis à métal pour cloison creuse.	1/300



Switches & sockets: Flush / *Appareillage*



WITH FRAME
AVEC PLAQUE

Pg. 166



WITHOUT FRAME
SANS PLAQUES

Pg. 170



FRAMES & LIDS
PLAQUES ET COUVERCLES

Pg. 174

Complementary products



Pg. 130



Pg. 130




Pg. 152



Pg. 152

Product characteristics / Caractéristiques du produit



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60669-1.
- Anti-corrosive metal.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60669-1.*
- *Métal anti-corrosif.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Fixing claws
Griffes de fixation



Polycarbonate
Polycarbonate



Holes for easy removal
Trous pour un retrait facile



Conductive materials made
by CuSn94
*Matériaux conducteurs
fabriqués en CuSn94*



Unit packaging
Packaging unitaire



Packaging
Packaging

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 850°C / 850°C GWT



Certification / *Certification*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*



Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information

With frame / Avec plaque



Ref. ERP02U

2-way switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
Interrupteur 10AX 250V~. 83x81. Connexion à vis.



Ref. ERP22U

2-pole switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
Interrupteur bipolaire 10AX 250V~. 83x81. Connexion à vis.



Ref. ERP12U

Double 2-way switch 10AX 250V~. 83x81.
Screw connection.
*Double Interrupteur 10AX 250V~. 83x81.
Connexion à vis.*




Ref. ERP20U

Blind switch 10A 250V~. 83x81. Screw connection.
Poussoir volets roulants 10A 250V~. 83x81. Connexion à vis.



Ref. ERP09U

Crossover switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
*Interrupteur point de croisement 10AX 250V~. 83x81.
Connexion à vis.*




Ref. ERP02ILU

Lighted 2-way switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
*Interrupteur lumineux 10AX 250V~. 83x81.
Connexion à vis.*



Ref. ERP03U

Bell push button 10A 250V~. 83x81. Screw connection.
Poussoir cloche 10A 250V~. 83x81. Connexion à vis.



Ref. ERP04ILU

Lighted push button 10A 250V~. 83x81. Screw connection.
Boutton lumière 10A 250V~. 83x81. Connexion à vis.



Ref. ERP21U

Blind switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
Interrupteur pour volets roulants 10AX 250V~. 83x81. Connexion à vis.



Ref. ERP31LEDU

LED dimmer. 83x81. Screw connection.
Variateur LED. 83x81. Connexion à vis.



Ref. ERP1ZU

Buzzer. 230V~ 50Hz. 30W. 83x81.
Buzzer. 230V~ 50Hz. 30W. 83x81.



Ref. ERP01TU

Card switch. 83x81. Screw connection.
Interrupteur de carte. 83x81. Connexion à vis.




Ref. ERP40U

Cable outlet 4x2,5 mm². 83x81. Screw connection.
Sortie de câble 4x2,5 mm². 83x81. Connexion à vis.




Ref. ERP75U

Blind cover. 83x81.
Couvercle aveugle. 83x81.



Ref. ERP90U

Stair pilot. 83x81. Screw connection. Different colours.
Pilote d'escalier. 83x81. Connexion à vis. Différentes couleurs.



Ref. ERP90CR3U


Pilot with 3h reserve. Initial charging time: 24h.
 Disconnect switch.
Veilleuse avec ré de 3 h. Temps de cinitial : 24 h. Interrupteur de déconnex.

With frame / Avec cadre



Ref. ERP60U

Socket 2P+E 16A 250V~. 83x81. Screw connection.
Prise 2P+T 16A 250V~. 83x81. Connexion à vis.



Ref. ERP60USB

Socket 2P+E 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V. 83x81.
 Quick connection.
*Prise 2P+T 16A 250V~+ USB 2,1 A 5V. 83x81.
 Connexion rapide.*



Ref. ERP60FU

Socket 2P+E 16A 250V~. 83x81. French system.
 Screw connection.
*Prise 2P+T 16A 250V~. 83x81. Système français.
 Connexion à vis.*



Ref. ERP60FUSB

Socket 2P+E 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V. 83x81.
 French system. Quick connection.
*Prise 2P+T 16A 250V~+ USB 2,1 A 5V. 83x81.
 Système français. Connexion rapide.*



Ref. ERP60USBCU

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2 USB (A+C) 2,1 A 5V.
 83x81. Quick connection.
*Prise 2P+T 16A 250V~+ 2 USB (A+C) 2,1 A 5V.
 83x81. Connexion rapide.*



Ref. ERP60/2U

Double socket 2P+E 16A 250V~. 117x81.
 Screw connection.
Double prise 2P+T 16A 250V~. 117x81. Connexion à vis.

■ ERPP60/2AU ■ ERP60/2NGU



Ref. ERP2USB

2 USB 2,1 A 5V. 83x81. Screw connection.
2 USB 2,1 A 5V. 83x81. Connexion à vis.



Ref. KIT-ERP-ROOM

2-way switch + Socket 2P+E 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V.
Interrupteur + Prise 2P+T 16A 250V~+ USB 2,1 A 5V.



10

 120


Ref. ERP46U

TV & radio connector. 83x81. Screw connection.
TV et radio connecteur. 83x81. Connexion à vis.



10

 120


Ref. ERP47U

Final connector for TV & radio. 83x81.
 Screw connection.
*Connexion finale pour TV et radio. 83x81.
 Connexion à vis.*





10

 120


Ref. ERP48U

Satellite, TV & radio connector. 83x81. Screw connection.
Satellite, TV & radio connecteur. 83x81. Connexion à vis.



10

 120


Ref. ERP84U

Telephone connector RJ11. 83x81.
Prise téléphone RJ11. 83x81.



10

 120


Ref. ERP88U

Data connector RJ45, Cat 6. 83x81.
Prise de données RJ45, Cat 6. 83x81.





10

 120


Ref. ERP88/2U

Double data connector RJ45, Cat 6. 83x81.
Double prise de données RJ45, Cat 6. 83x81.





12

 96


Ref. ERP-100U

Box for surface mounting. 85x83x43. Input trunking
 10x16, 10x20, 16x25 & 25x40.
*Cadre pour le montage en surface. 85x83x43.
 Entrée pour goulotte 10x16, 10x20, 16x25 et 25x40.*



28

 112


Ref. ERP-CP100U

Accessorie to expand ref. ERP-100U. For 2 elements
 156x83x43, for 3 mechanisms 227x83x43.
*Accessoires pour augmenter la réf. ERP-100U. Pour 2 poste
 156x83x43, pour 3 mécanismes 227x83x43.*

Without frame / *Sans cadre*



Ref. ERP02QC

2-way switch 10AX 250V~. Quick connection.
Interrupteur 10AX 250V~. Connexion rapide.


■ ERP02AQC ■ ERP02NGQC



Ref. ERP22QC

2-pole switch 10AX 250V~. Quick connection.
Interrupteur bipolaire 10AX 250V~. Connexion rapide.

■ ERP22AQC ■ ERP22NGQC



Ref. ERP12QC

Double 2-way switch 10AX 250V~. Quick connection.
Double Interrupteur 10AX 250V~. Connexion rapide.


■ ERP12AQC ■ ERP12NGQC



Ref. ERP20QC

Blind switch 10A 250V~. 83x81. Quick connection.
Poussoir volets roulants 10A 250V~. Connexion rapide.


■ ERP20AQC ■ ERP20NGQC



Ref. ERP09QC

Crossover switch 10AX 250V~. Quick connection.
Interrupteur point de croisement 10AX 250V~. Connexion rapide.

■ ERP09AQC ■ ERP09NGQC



Ref. ERP02ILQC

Lighted 2-way switch 10AX 250V~. Quick connection.
Interrupteur lumineux 10AX 250V~. Connexion rapide.

■ ERP02ILAQC ■ ERP02ILNGQC



Ref. ERP03QC

Bell push button 10A 250V~. Quick connection.
Poussoir cloche 10A 250V~. Connexion rapide.

■ ERP03AQC ■ ERP03NGQC



Ref. ERP04ILQC


Lighted push button 10A 250V~. Quick connection.
Boutton lumière 10A 250V~. Connexion rapide.

■ ERP04ILAQC ■ ERP04ILNGQC



Ref. ERP21

Blind switch.
Interrupteur pour volets roulants.



Ref. ERP1Z

Buzzer. 83x81.
Buzzer. 83x81.


■ ERP1ZA ■ ERP1ZNG



Ref. ERP31LED

LED dimmer. Screw connection.
Variateur LED. Connexion à vis.

■ ERP31LEDA ■ ERP31LEDNG



Ref. ERP01T

Card switch. Screw connection.
Interrupteur de carte. Connexion à vis.


■ ERP01TA ■ ERP01TNG



Ref. ERP40

Cable outlet 4x2,5 mm². Quick connection.
Sortie de câble 4x2,5 mm². Connexion rapide.


■ ERP40A ■ ERP40NG



Ref. ERP75


Blind cover.
Couvercle aveugle.

■ ERP75A ■ ERP75NG



Ref. ERP90

Stair pilot. 83x81. Quick connection. (Different colours).
Pilote d'escalier. 83x81. Connexion rapide. Différentes couleurs.



Ref. ERP90CR3

Pilot with 3h reserve. Initial charging time: 24h.
 Disconnect switch.
Veilleuse avec ré de 3 h. Temps de cinital : 24 h. Interrupteur de déconnex.


Without frame / *Sans cadre*



Ref. ERP60

Socket 2P+E 16A 250V~. Screw connection.
Prise 2P+T 16A 250V~. Connexion à vis.


■ ERP60A ■ ERP60NG



Ref. ERP60F

Socket 2P+E 16A 250V~. French system.
 Screw connection.

Prise 2P+T 16A 250V~. Système français. Connexion à vis.



Ref. ERP60USB

Socket 2P+E 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V. Quick connection.
Prise 2P+T 16A 250V~+ USB 2,1 A 5V. Connexion rapide.

■ ERP60USBA ■ ERP60USBNG



Ref. ERP60FUSB

Socket 2P+E 16A 250V~ (French system) + USB 2,1 A 5V. Quick connection.

Prise 2P+T 16A 250V~ (système français)+ USB 2,1 A 5V. Connexion rapide.



Ref. ERP60USBC

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2 USB (A+C) 2,1 A 5V.
 83x81. Quick connection.
*Prise 2P+T 16A 250V~+ 2 USB (A+C) 2,1 A 5V.
 83x81. Connexion rapide.*




Ref. ERP2USB

2 USB 2,1 A 5V. Screw connection.
2 USB 2,1 A 5V. Connexion à vis.



Ref. ERP46

TV & radio connector. Screw connection.
TV et radio connecteur. Connexion à vis.



Ref. ERP47

Final connector for TV & radio.. Screw connection.
Connexion finale pour TV et radio. Connexion à vis.

■ ERP47A ■ ERP47NG





10

 120


Ref. ERP48

Satellite, TV & radio connector. Screw connection.
Satellite, TV & radio connecteur. Connexion à vis.



10

 120


Ref. ERP84

Telephone connector RJ11.
Prise téléphone RJ11.



10

 120


Ref. ERP88

Data connector RJ45, Cat 6.
Prise de données RJ45, Cat 6.

■ ERP88A ■ ERP88NG



10


 120


Ref. ERP88/2

Double data connector RJ45, Cat 6.
Double prise de données RJ45, Cat 6.




Frames & lids / *Plaques et couvercles*




Ref. Réf.	Description	Description	
Horizontal frame. White.		Plaque horizontale. Blanc.	
ERP71U	1 element. 83x81x10.	1 poste. 83x81x10.	20/240
ERP72U	2 elements. 154x81x10.	2 postes. 154x81x10.	10/120
ERP73U	3 elements. 225x81x10.	3 postes. 225x81x10.	10/120
ERP74U	4 elements. 296x81x10.	4 postes. 296x81x10.	10/120




Horizontal frame. Black with pearl.		Plaque horizontale. Noir avec perla.	
ERP71NU	1 element. 83x81x10.	1 poste. 83x81x10.	20/240
ERP72NU	2 elements. 154x81x10.	2 postes. 154x81x10.	10/120
ERP73NU	3 elements. 225x81x10.	3 postes. 225x81x10.	10/120
ERP74NU	4 elements. 296x81x10.	4 postes. 296x81x10.	10/120



Horizontal frame. Silver.		Plaque horizontale. Argent.	
ERP71AU	1 element. 83x81x10.	1 poste. 83x81x10.	20/240
ERP72AU	2 elements. 154x81x10.	2 postes. 154x81x10.	10/120
ERP73AU	3 elements. 225x81x10.	3 postes. 225x81x10.	10/120
ERP74AU	4 elements. 296x81x10.	4 postes. 296x81x10.	10/120




Horizontal frame. Graphite.		Plaque horizontale. Graphite.	
ERP71NGU	1 element. 83x81x10.	1 poste. 83x81x10.	20/240
ERP72NGU	2 elements. 154x81x10.	2 postes. 154x81x10.	10/120
ERP73NGU	3 elements. 225x81x10.	3 postes. 225x81x10.	10/120
ERP74NGU	4 elements. 296x81x10.	4 postes. 296x81x10.	10/120



Vertical frame. White.		Plaque verticale. Blanc.	
ERP62U	2 mechanisms. 81x154x10.	2 mécanismes. 81x154x10.	10/120
ERP63U	3 mechanisms. 81x225x10.	3 mécanismes. 81x225x10.	10/120



Vertical frame. Black.		Plaque verticale. Noir.	
ERP62NU	2 mechanisms. 81x154x10.	2 mécanismes. 81x154x10.	10/120
ERP63NU	3 mechanisms. 81x225x10.	3 mécanismes. 81x225x10.	10/120



Vertical frame. Silver.		Plaque verticale. Argent.	
ERP62AU	2 mechanisms. 81x154x10.	2 mécanismes. 81x154x10.	10/120
ERP63AU	3 mechanisms. 81x225x10.	3 mécanismes. 81x225x10.	10/120



Vertical frame. Graphite.		Plaque verticale. Graphite.	
ERP62NGU	2 mechanisms. 81x154x10.	2 mécanismes. 81x154x10.	10/120
ERP63NGU	3 mechanisms. 81x225x10.	3 mécanismes. 81x225x10.	10/120



Ref. Réf.	Description	Description	
Lid for TV & radio.		Couvercle pour TV et radio.	
ERP47TLV	Without frame.	<i>Sans cadre.</i>	20/240
ERP47TLVU	With frame.	<i>Avec cadre.</i>	20/240



Lid for sat, TV & radio.		Couvercle pour sat, TV et radio.	
ERP48TLV	Without frame.	<i>Sans cadre.</i>	20/240
ERP48TLVU	With frame.	<i>Avec cadre.</i>	20/240



Cover + chassis for taking data RJ45. No connector.		Couvercle + châssis pour prise de données RJ45. Pas de connecteur.	
ERP88/1	Without frame.	<i>Sans cadre.</i>	10/120
ERP88/1U	With frame.	<i>Avec cadre.</i>	10/120



Switches & sockets: Surface / *Appareillage* *en surface*



SWITCHES & SOCKETS
APPAREILLAGE

Pg. 180

Complementary products




Pg. 188



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60669.
- Input trunking 10x16, 10x20, 16x16.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 60669.
- Entrée pour la goulotte 10x16, 10x20, 16x16.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Conductive materials made
by CuSn94
*Matériaux conducteurs
fabriqués en CuSn94*



Polycarbonate
Polycarbonat



Easy installation
Installation facile



Input trunking
Entrée pour la goulotte



Unit packaging
Packaging unitaire



Packaging
Packaging

Technical logos / *Logos techniques*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*



Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information

Switches & sockets / *Appareillages*



Ref. MUR02U

Ref. MUR22U

2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur 10AX 250V~. 74x72x28.
 (Ref. MUR22U 2-pole switch / *Interrupteur bipolaire*)



Ref. MUR02ILU

Lighted 2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur lumineux 10AX 250V~. 74x72x28.



Ref. MUR12U

Double 2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Double interrupteur 10AX 250V~. 74x72x28.



Ref. MUR09U

Crossover switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur point de croisement 10AX 250V~. 74x72x28.



Ref. MUR03U

Bell push button 10A 250V~. 74x72x28.
Bouton poussoir cloche 10A 250V~. 74x72x28.



Ref. MUR04U

Light push button 10A 250V~. 74x72x28.
Bouton poussoir lumineux 10A 250V~. 74x72x28.



Ref. MUR60U

Ref. MUR60FU

Socket 2P+E 16A 250V~. 74x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~. 74x72x42.
 (Ref. MUR60FU French system / *Système français*)



Ref. MUR07U

Socket 2P 16A 250V~. 74x72x28.
Prise 2P 16A 250V~. 74x72x28.



10

 120


Ref. MUR66U **Ref. MUR66FU** 

Double socket 2P+E 16A 250V~. 148x72x42.
Prise double 2P+T 16A 250V~. 148x72x42.
 (Ref. MUR66FU French system / *Système français*)



10

 120


Ref. MUR36U

Socket 2P+E 16A 250V~ + double 2-way switch.
 148x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~ + double interrupteur.
 148x72x42.



10

 120


Ref. MUR63U **Ref. MUR63FU** 

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. 148x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~ + interrupteur. 148x72x42.
 (Ref. MUR63FU French system / *Système français*)



10

 120


Ref. MUR96U

Socket 2P+E 16A 250V~ + crossover switch.
 148x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~ + interrupteur point de croisement 148x72x42.





10

 120


Ref. MUR94U

TV connector. 74x72x28.
TV connecteur. 74x72x28.





10

 120


Ref. MUR84U **Ref. MUR88U**

Telephone connector RJ11. 74x72x28.
Prise téléphone RJ11. 74x72x28.
 Ref. MUR88U Data connector RJ45, Cat 5e. 74x72x28.
Réf. MUR88U Prise de données RJ45, Cat 5e. 74x72x28.





1/15

 100/210


Ref. MUR02/2U **Ref. MUR03/2U**

2-way switch narrow 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur fin 10AX 250V~.
 (Ref. MUR03/2U Light push button narrow/
Poussoir lumière fin)



10

 120


Ref. MUR64U **Ref. MUR62U**

Double junction box. 148x72x28.
Boîte double jonction. 148x72x28.
 (Ref. MUR62U junction box 74x72x28 / *Boîte jonction*)



Waterproof switches & sockets IP54/44 / *Appareillage étanche*



SWITCHES & SOCKETS
APPAREILLAGE

Pg. 186

Complementary products



Pg. 96




Pg. 102



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60669-1.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).
- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Règle EN 60669-1.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Earth terminal
Borne de terre



Evacuation hole
Trou d'évacuation



Captive screw
Vis métallique imperdable



Easy installation
Installation facile



Certification
Certification



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IP54-44 / *IP54-44*



Class II / *Class II*



GWT 650-850°C / *650-850°C GWT*



RoHS / *RoHS*



VDE Certification / *Certification VDE*



NF Certification / *Certification NF*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information

Switches & sockets / *Appareillage*



20

 100


Ref. 3303



2-way switch 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.
Interrupteur 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.



20

 100


Ref. 3303IL



Lighted 2-way switch 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.
Interrupteur lumineux 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.



20

 100


Ref. 3320



Push button 10A 250V~. 65x80x55. IP54.
Bouton poussoir 10A 250V~. 65x80x55. IP54.



20

 100


Ref. 3320IL



Light push button 10A 250V~. 65x80x55. IP54.
Bouton poussoir lumineux 10A 250V~. 65x80x55. IP54.



20


 100


Ref. 3313



Double 2-way switch 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.
Double Interrupteur 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.



20

 100


Ref. 3360



Socket 2P+E 16A 250V~. 65x80x55. IP44.
Prise fixe 2P+T 16A 250V~. 65x80x55. IP44.



20

 100


Ref. 3360F




Socket 2P+E 16A 250V~. French system. 65x80x55. IP44.
Prise fixe 2P+T 16A 250V~. Système français. 65x80x55. IP44.



Ref. 3363



Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. 127x80x55. IP44.
Prise fixe 2P+T 16A 250V~ + Interrupteur. 127x80x55. IP44.



Ref. 3363F




Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. French system. 127x80x55. IP44.
Prise 2P+T 16A 250V~ + Interrupteur. Système français. 127x80x55. IP44.



Ref. 3366




Double socket 2P+E 16A 250V~. 127x80x55. IP44.
Double prise fixe 2P+T 16A 250V~. 127x80x55. IP44.



Ref. 3366F




Double socket 2P+E 16A 250V~. French system. 127x80x55. IP44.
Prise fixe double 2P+T 16A 250V~. Système français. 127x80x55. IP44.



Ref. 3363V




Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. 127x80x55. IP44.
Prise 2P+T 16A 250V~ + Interrupteur. 127x80x55. IP44.



Ref. 3363FV



Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. French system. 127x80x55. IP44.
Prise fixe 2P+T 16A 250V~ + Interrupteur. Système français. 127x80x55. IP44.



Ref. 3366FV



Sealed double vertical socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. French system. 80x127x55. IP44.
Double prise fixe verticale 2P+T 16A 250V~. Système français. 80x127x55. IP44.




Trunking / *Goulotte*



TRUNKING
GOULOTTE

Pg. 192



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 193



AIR CONDITIONING TRUNKING
GOULOTTES D'AIR CONDITIONNÉ

Pg. 194



OPEN SLOT TRUNKING
GOULOTTE RAINURÉE

Pg. 195



FLOOR TRUNKING
GOULOTTE DE SOL

Pg. 195

Complementary products



Pg. 176




Pg. 146



Pg. 266



Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU.
- In accordance with EN 50085-1.
- GWT 850°C.
- Dimensions: Height x Width (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- En accord avec EN 50085-1.
- GWT 850 °C.
- Dimensions: Hauteur x Largeur (mm).


Advantages / *Avantages*




No flame spread
Pas de propagation de la flamme




Adaptable support piece
Pièce adaptable




Shock resistance: medium impact & high impact
Résistance aux chocs: impacts et forts impacts



Wide range of accessories
Large gamme d'accessoires



Easy installation
Installation facile



Maximum security
Sécurité maximale

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 850°C / 850°C GWT



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information



Plus d'information


Trunking / Goulotte

TOP CLOSURE



Length / largeur: 2 m




BOTTOM CLOSURE









Length / largeur: 2 m









Ref. Réf.	Description	Description		
	Screws fixing. 2 meters.	Fixation à vis. 2 mètres.		
9150712	7x12. Bottom closure.	7x12. Fermeture par la base.	---	120
9151016	10x16. Bottom closure.	10x16. Fermeture par la base.	---	70
9151020	10x20. Bottom closure.	10x20. Fermeture par la base.	---	56
9151212	12x12. Bottom closure.	12x12. Fermeture par la base.	---	72
9151616	16x16. Bottom closure.	16x16. Fermeture par la base.	---	40
9151625	16x25. Bottom closure.	16x25. Fermeture par la base.	---	24
9152525	25x25. Top closure.	25x25. Fermeture supérieure.	---	60
9152540	25x40. Top closure.	25x40. Fermeture supérieure.	---	40
9154040	40x40. Top closure.	40x40. Fermeture supérieure.	---	24
9154070B	Main trunking 40x70.	Moulure 40x70.	---	48
9154070T	Cap 40x70.	Embout 40x70.	---	48
9156060B	Main trunking 60x60.	Moulure 60x60.	---	36
9156060T	Cap 60x60.	Embout 60x60.	---	36
91560100B	Main trunking 60x100.	Moulure 60x100.	---	24
91560100T	Cap 60x100.	Embout 60x100.	---	24
	Self-adhesive fixing. 2 meters.	Fixation auto-adhésive. 2 mètres.		
9160712	7x12. Bottom closure.	7x12. Fermeture par la base.	---	120
9161016	10x16. Bottom closure.	10x16. Fermeture par la base.	---	70
9161020	10x20. Bottom closure.	10x20. Fermeture par la base.	---	56
9161212	12x12. Bottom closure.	12x12. Fermeture par la base.	---	72
9161616	16x16. Bottom closure.	16x16. Fermeture par la base.	---	40
9161625	16x25. Bottom closure.	16x25. Fermeture par la base.	---	24
9162525	25x25. Top closure.	25x25. Fermeture supérieure.	---	60
9162540	25x40. Top closure.	25x40. Fermeture supérieure.	---	40




Flat corner / <i>Angle plat</i>	Ref. / Réf.	Dimension	 	
	AP712	7 x 12	30	2.400
	AP1016	10 x 16	30	1.200
	AP1020	10 x 20	40	1.200
	AP1212	12 x 12	40	1.200
	AP1616	16 x 16	20	800
	AP1625	16 x 25	20	600
	AP2525	25 x 25	20	160
	AP2540	25 x 40	20	160
	AP4040	40 x 40	15	120
	AP4070	40 x 70	10	80
	AP6060	60 x 60	10	60
	AP60100	60 x 100	6	24

Internal corner / <i>Angle intérieur</i>	Ref. / Réf.	Dimension	 	
	AI712	7 x 12	30	2.400
	AI1016	10 x 16	30	1.200
	AI1020	10 x 20	30	1.200
	AI1212	12 x 12	30	1.200
	AI1616	16 x 16	30	1.200
	AI1625	16 x 25	25	750
	AI2525	25 x 25	8	64
	AI2540	25 x 40	20	160
	AI4040	40 x 40	15	120
	AI4070	40 x 70	8	64
	AI6060	60 x 60	10	40
	AI60100	60 x 100	8	32


Union / <i>Union</i>	Ref. / Réf.	Dimension	 	
	UN712	7 x 12	50	4.000
	UN1016	10 x 16	50	2.000
	UN1020	10 x 20	50	2.000
	UN1212	12 x 12	50	2.000
	UN1616	16 x 16	40	1.600
	UN1625	16 x 25	40	1.200
	UN2525	25 x 25	10	80
	UN2540	25 x 40	20	400
	UN4040	40 x 40	15	300
	UN4070	40 x 70	1	80
	UN6060	60 x 60	10	80
	UN60100	60 x 100	10	60

External corner / <i>Angle extérieur</i>	Ref. / Réf.	Dimension	 	
	AE712	7 x 12	30	2.400
	AE1016	10 x 16	30	1.200
	AE1020	10 x 20	25	1.000
	AE1212	12 x 12	40	1.200
	AE1616	16 x 16	25	1.000
	AE1625	16 x 25	20	600
	AE2525	25 x 25	10	40
	AE2540	25 x 40	20	160
	AE4040	40 x 40	15	120
	AE4070	40 x 70	10	40
	AE6060	60 x 60	10	60
	AE60100	60 x 100	8	32

T junction / <i>Dérivation en T</i>	Ref. / Réf.	Dimension	 	
	DT712	7 x 12	20	1.600
	DT1016	10 x 16	24	960
	DT1020	10 x 20	25	750
	DT1212	12 x 12	30	900
	DT1616	16 x 16	15	600
	DT1625	16 x 25	12	360
	DT2525	25 x 25	---	----
	DT2540	25 x 40	20	160
	DT4040	40 x 40	15	90
	DT4070	40 x 70	8	64
	DT6060	60 x 60	10	40
	DT60100	60 x 100	6	24



End cap / <i>Couvercle final</i>	Ref. / Réf.	Dimension	 	
	TF712	7 x 12	75	6.000
	TF1016	10 x 16	100	4.000
	TF1020	10 x 20	50	2.000
	TF1212	12 x 12	50	4.000
	TF1616	16 x 16	50	2.000
	TF1625	16 x 25	50	1.500
	TF2525	25 x 25	40	640
	TF2540	25 x 40	40	640
	TF4040	40 x 40	30	600
	TF4070	40 x 70	10	320
	TF6060	60 x 60	10	180
	TF60100	60 x 100	10	160

ACCESSORIES KIT / KIT D'ACCESSOIRES




Resealable bag contains /
Sac refermable contenant:


- 2 Flat corner / 2 angles plats.
- 1 External corner / Angle extérieur.
- 1 Internal corner / Angle intérieur.
- 1 T junction / Dérivation en T.
- 2 Union / 2 unions.
- 1 End cap / Couvercle final.



Ref. / Réf.	Dimension		
KIT712	7 x 12	1	300
KIT1016	10 x 16	1	200
KIT1020	10 x 20	1	150
KIT1212	12 x 12	1	200
KIT1616	16 x 16	1	125
KIT1625	16 x 25	1	100
KIT2540	25 x 40	1	30

Air conditioning trunking / *Couvercle pour goulotte de climatisation*





Length / *largeur*: 2 m



Ref. <i>Réf.</i>	Description	<i>Description</i>		
	Mounted with support ref. SOP915. 2 metres.	<i>Monté avec le support réf. SOP915. 2 mètres.</i>		
9154070T	40x70.	<i>40x70.</i>	---	48
9156060T	60x60.	<i>60x60.</i>	---	36
91560100T	60x100.	<i>60x100.</i>	---	24

WALL BRACKET / *SUPPORT MURAL*





Ref. <i>Réf.</i>	Description	<i>Description</i>		
	Wall bracket.	<i>Support mural.</i>		
SOP915	Includes nylon ties for securing water pipes as well as plug and screws for wall fixture.	<i>Comprend des brides en nylon pour fixer le câble et sac avec vis et chevilles.</i>	1	20


ACCESSORIES / *ACCESSOIRES*



Nylon expansion plug with screw. 100 units / *Cheville nylon à expansion avec vis. 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)		
9000425	Ø4x25.	100	1800
9000535	Ø5x35	100	1800
9000640	Ø6x40.	100	1800

OPEN SLOT TRUNKING / *GOULOTTE RAINURÉE*



Length / *Largeur*: 2 m



Flexible & resistant tabs





Lid for easy assembly and disassembly



Central perforated line for fixing

Ref. <i>Réf.</i>	Description	Description		
	Open slot trunking.	<i>Goulotte rainurée.</i>		
CR4025	40x25.	40x25.	---	42
CR4040	40x40.	40x40.	---	40
CR6040	60x40.	60x40.	---	18

FLOOR TRUNKING / *GOULOTTE DE SOL AUTO-COLLANT*



High strength and safety



Three large compartments



Great self-adhesive surface

Ref. <i>Réf.</i>	Description	Description		
	Floor trunking.	<i>Goulotte de sol.</i>		
CSG5	8x50.	8x50.	---	60
CSG6	9x60.	9x60.	---	50
CSG9	15x90.	15x90.	---	26





Multipoint sockets / *Multiprises*



WITHOUT CABLE
SANS CÂBLE

Pg. 200



WITH CABLE
AVEC CÂBLE

Pg. 202



SQUARE
CARRÉE

Pg. 204



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 205

Complementary products



Pg. 188



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Easy terminal connection



1- Open & connect the cable /
Ouvrir et connecter le câble



2- Connect the terminals /
Fixer à la bride



3- Close the lid /
Fermer le couvercle

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- 125 °C ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *125 °C Test de pression à la bille.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*




Holes for wall fixing
Trous pour fixation au mur



New design that protects the switch
Nouveau design qui protège l'interrupteur



Easy terminal connection
Branchement facile



Child protection
Protection enfants



USB
USB



Polycarbonate
Polycarbonat

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 850°C / 850°C GWT



Certification / *Certification*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*




Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*



More information

Without cable / *Sans câble*



Ref. 8002

Intertek


2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8002IL

Intertek

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



Ref. 8003

Intertek


3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8003IL

Intertek


3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



Ref. 8004

Intertek



4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8004IL

Intertek


4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



Ref. 8005

Intertek



5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8005IL

Intertek


5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



Ref. 8006

Intertek

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8006IL


Intertek

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.

With cable / Avec câble



2m Ref.8022 3m Ref.8032




Ref. 8012



2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



2m Ref.8022IL 3m Ref.8032IL 5m Ref.8052IL




Ref. 8012IL



2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



2m Ref.8023 3m Ref.8033 5m Ref.8053




Ref. 8013



3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



2m Ref.8023IL 3m Ref.8033IL 5m Ref.8053IL




Ref. 8013IL



3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



2m Ref.8024 3m Ref.8034 4m Ref.8044 5m Ref.8054



Ref. 8014



4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



2m Ref.8024IL 3m Ref.8034IL 5m Ref.8054IL




Ref. 18014IL



4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

Ref.8025
 Ref.8035
 Ref.8055



Ref. 8015



5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
 5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

Ref.8025IL
 Ref.8035IL
 Ref.8055IL




Ref. 8015IL



5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
 5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

Ref.8026
 Ref.8036
 Ref.8046
 Ref.8056





Ref. 8016



6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
 6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.


Ref.8026IL
 Ref.8036IL
 Ref.8056IL



Ref. 8016IL



6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
 6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8013USB



3 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB 5V 2100mA. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
 3 prises 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB 5V 2100mA. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Square / Carrée



14
56

Ref. 8104


4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.
Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.



2m
Ref.8124
1
20

Ref. 8114

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. 1.5m. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. 1,5m. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.



12
48

Ref. 8106

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.
Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.



1
30

Ref. 8116

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. 1.5m. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. 1,5m. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.



12
48

Ref. 8105IL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.



With DIN rail
Avec rail DIN



With channel input
Entrée pour moulure



References Références	Description	Description	
	DIN rail attachment support.	Supports à fixer sur un rail DIN.	
	Kit 2 metal supports + 2 screws to fix to a 35 mm DIN rail. Except 8104, 8106, 8105IL, 8114 and 8116.	Ensemble de 2 supports métalliques et 2 vis pour fixer les prises de la série 8000 à un rail DIN 35mm. Sauf réfs. 8104, 8106, 8105IL, 8114 et 8116.	1/400





Multipoint Sockets / *Multiprises*



WITH CABLE
AVEC CÂBLE

Pg. 210



SPECIAL MULTIPOINT SOCKETS
MULTIPRISES SPÉCIALES

Pg. 211

Complementary products




Pg. 222



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750 °C.
- Halogen free.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *GWT 750 °C.*
- *Sans Halogène.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*




New design that protects the switch
Nouveau design qui protège l'interrupteur



Variety of cable length
Variété de longueur de câble



Models with USB
Modèles avec usb



Child protection
Protection enfants



Halogen Free
Sans Halogène



Economic
Économique

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 750°C / 750°C GWT



Halogen Free / *Sans Halogène*



RoHS / *RoHS*




CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information

With cable / Avec câble




Ref. V913IL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².




Ref. V914IL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².




Ref. V915IL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².



Ref. V916IL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².




Ref. V1049

Ref. V1049F 



3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
 Cable H05RR-F, 3G1.5mm². 1.5m. GS certification. IP44.
 3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
 Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m. Certification GS. IP44.

(Ref. V1049F with French system / système français).




Ref. V1051



6 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Switch. Max. 3,680W.
 Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 2m.
 6 prises 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Interrupteur.
 Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 2m.

- 2 USB 2.1A 5V DC.
- 2 RJ11.
- 2 RJ45.
- Surge protection / *protection pour surtension.*



Ref. V1053



6 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Max. 3,680W.
 Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 2m. GS certification.
 6 prises 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Max. 3.680W.
 Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 2m. Certification GS.



L'ION

Multipoint sockets / *Multiprises*



WITHOUT CABLE
SANS CÂBLE

Pg. 216



WITH CABLE
AVEC CÂBLE

Pg. 217



WITHOUT CABLE (SCHUKO)
SANS CÂBLE (SCHUKO)

Pg. 218



WITH CABLE (SCHUKO)
AVEC CÂBLE (SCHUKO)

Pg. 220

Complementary products



Pg. 188



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

Two options / *Deux options:*

- Trunking / *Une rigide pour canal*
- Flexible cable / *Une flexible pour le câble.*

Quick and easy screwless lid.
*Cache-bornes facile et rapide à retirer.
Pas besoin de tournevis.*

Screw wall mounting.
Trou pour fixation au mur.

Safer cable clamping system.
Système de serrage des câbles plus sûr.



Multipoint sockets can be fixed with nylon ties.
Possibilité de fixation par collier rilsan



Modern design with straight sides.
Design moderne et contemporain avec des côtés plats.



Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- 125 °C ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *125 °C Test de pression à la bille.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*




Holes for wall fixing
Trous pour fixation au mur




Multipoint sockets can be fixed with nylon ties.
Possibilité de fixation par collier rilsan




Quick and easy screwless lid.
Cache-bornes facile et rapide à retirer.



Child protection
Protection enfants



Safer cable clamping system.
Système de serrage des câbles plus sûr.



Polycarbonate
Polycarbonat

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 850°C / 850°C GWT



Halogen Free / *Sans Halogène*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information
ION




Plus d'information
L'ION

L'ION: Without cable / *Sans câble*



Ref. 8003F

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.




Ref. 8003FIL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.




Ref. 8004F

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.




Ref. 8004FIL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.




Ref. 8005F

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.




Ref. 8005FIL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



Ref. 8006F


6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8006FIL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.


L'ION: With cable / Avec câble



Ref. 8013F

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.


3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8013FIL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.


3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8014F

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.


4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8014FIL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.

4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8015F

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.


5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8015FIL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.


5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8016F

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.

6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8016FIL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.

6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

ION: Without cable / *Sans câble*




Ref. 8002P

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8002PIL

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



Ref. 8003P

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.




Ref. 8003PIL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.




Ref. 8004P

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8004PIL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.




Ref. 8005P

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.




Ref. 8005PIL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



Ref. 8006P

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



Ref. 8006PIL


6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.

ION: With cable / Avec câble




Ref. 8012P

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.




Ref. 8012PIL

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8013P

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.




Ref. 8013PIL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.




Ref. 8014P

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.




Ref. 8014PIL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.




Ref. 8015P

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8015PIL


5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8015PILSG

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. With surge protection. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.


5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Avec protecteur de surtension. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8015PILUSBAC

5 sockets 2P+E, 16A 250V~ +USB A+USBC. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.


5 prises 2P+T, 16A 250V~ +USB A+USBC. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8016P

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.


6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8016PIL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.

6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Ref. 8016PILSG

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. With surge protection. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.

6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Avec protecteur de surtension. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



Plugs & sockets / *Fiches et prises*



RUBBER
CAOUTCHOUC

Pg. 226



PLUG
FICHE

Pg. 228



SOCKET
PRISE

Pg. 229



CABLE EXTENSION
RALLONGES

Pg. 231



MULTIPOINT SOCKET ADAPTORS
ADAPTATEURS MULTIPLES

Pg. 232

Complementary products




Pg. 206



Pg. 212



Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- With child protection.
- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- Avec obturateur.


Advantages / *Avantages*



Rubber
Caoutchouc



With cable gland
Avec presse-étoupe



Variety of cable lengths
Différentes longueurs



Halogen free
(some references)
Sans hallogène
(dans certaines références)



With handle
Avec poignée



Connection
Connexion étanche

Technical logos / *Logos techniques*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information



Plus d'information

Rubber / *Caoutchouc*




Ref. 706T

IP54. 2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
 Easy terminal connection. With cable gland.
 Possibility of using 3x2.5 mm² cable.
*IP54. 2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
 Système facile de raccordement. Avec presse-étoupe.*



Ref. 707T

IP54. 2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection.
 With cable gland. Possibility of using 3x2.5 mm² cable.
*IP54. 2P+T, 16A 250V~. Système facile de
 raccordement. Avec presse-étoupe.*




Ref. 5706C

IP44. 2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
 Easy terminal connection.
*IP44. 2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
 Système facile de raccordement.*




Ref. 5707C

IP44. 2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection.
*IP44. 2P+T, 16A 250V~.
 Système facile de raccordement.*




Ref. 706C

2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
 Easy terminal connection.
*2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
 Système facile de raccordement.*



Ref. 707C

IP54. 2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection.
*IP54. 2P+T, 16A 250V~. Système facile de
 raccordement.*



Ref. 707CF

IP54. 2P+E, 16A 250V~.
IP54. 2P+T, 16A 250V~.



Ref. 16F

IP54. 2P+E, 16A 250V~. With double earth system.
IP54. 2P+T, 16A 250V~. Avec double système a terre.



Ref. 57

Ref. 57F

IP54. 2P+E, 16A 250V~.
IP54. 2P+T, 16A 250V~.
 (Ref. 57F french system / *système français*).



Ref. 17

Ref. 17F

IP20. 2P+E, 16A 250V~.
IP20. 2P+T, 16A 250V~.
 (Ref. 17F french system / *système français*).



Ref. 5586OB/1 **Ref. 5586OB/1F**

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. IP44.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. IP44.
 (Ref. 5586OB/1F french system / *système français*).




Ref. 5586OB

Ref. 5586F-OB


IP44. 3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
IP44. 3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.
 (Ref. 5586F-OB french system / *système français*).

Plug / Fiche




Ref. 706CB

2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
Easy terminal connection.
2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
Système facile de raccordement.




Ref. 1428

2P+E, 16A 250V~.
2P+T, 16A 250V~.




Ref. 6566 **Ref. 6566N**

2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.




Ref. 6118 **Ref. 6118N**

2P, 10A 250V~. Ø4mm pins.
2P, 10A 250V~. Broches Ø4mm.




Ref. 6566A **Ref. 6566AN**

2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
Easy terminal connection. With handle.
2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
Système facile de raccordement. Avec poignée.




Ref. 6428 **Ref. 6428N**

2P+E, 16A 250V~.
2P+T, 16A 250V~.



Ref. CTM1 **Ref. CTM1N**

2P+E, 16A 250V~. Extra flat. Double earth system.
2P+T, 16A 250V~. Extra plat. Double système de terre.



Ref. 707CB

 **Ref. 707CBF**


2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection. *Prise 2P+T, 16A 250V~. Système facile de raccordement.*
(Ref. 707CBF french system / système français).



Ref. 5019A

Ref. 5019AN


2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection. With handle. *2P+T, 16A 250V~. Système facile de raccordement. Avec poignée.*



Ref. 7627

Ref. 7627N

2P, 10A 250V~.
2P, 10A 250V~.




Ref. 5019

Ref. 5019N

2P+E, 16A 250V~.
2P+T, 16A 250V~.

Fixed sockets / *Prises fixes*





12

 192


Ref. 517

2P+E, 16A 250V~. Surface.
 2P+T, 16A 250V~. Surface.



24

 192


Ref. 5001

2P+E, 16A 250V~. Surface.
 2P+T, 16A 250V~. Surface.



8

 128


Ref. 99B

Modular socket-outlet 16A 250V~. 35mm DIN rail. White.
Prise modulaire de courant 16A 250V~. Rail DIN à 35mm. Blanc.



8/10

 128/120


Ref. 99



Ref. 99F

Modular socket-outlet 16A 250V~. 35mm DIN rail. Grey.
Prise modulaire de courant 16A 250V~. Rail DIN à 35mm. Gris.
 (Ref. 99F french system / *système français*).



8


 128


Ref. 99R

Modular socket-outlet 16A 250V~. 35mm DIN rail. Red.
Prise modulaire de courant 16A 250V~. Rail DIN à 35mm. Rouge.




--

 1000


Ref. OB5003

Child protection for sockets. 5 units.
Obturbateur plat rotatif. 5 unités.




1

 50


Ref. PROT-1

Empty cylinder for water-proof connection. IP44.
Cylindre vide pour connection étanche. IP44.




Cord extension 2P+E, 16A 250V~/ Rallonge électrique 2P+T, 16A 250V~.

Ref. / Réf.	Description	Description	
6710	10m. 3G1,5mm ² , H05VV-F Max Power 3,680W.	10m. 3G1,5mm ² , H05VV-F. Max. 3.680W.	1/10
6710/25	25m. 3G1,5mm ² , H05VV-F Max Power 3,680W.	25m. 3G1,5mm ² , H05VV-F. Max. 3.680W.	1/6




Cord extension 2P+E, 16A 250V~/ Rallonge électrique 2P+T, 16A 250V~.

Ref. / Réf.	Description	Description	
6762/1	2m. 3G1,5mm ² , H05VV-F Max Power 3,680W.	2m. 3G1,5mm ² , H05VV-F. Max. 3.680W.	1/40
6763/1	3m. 3G1,5mm ² , H05VV-F Max Power 3,680W.	3m. 3G1,5mm ² , H05VV-F. Max. 3.680W.	1/30
6764/1	4m. 3G1,5mm ² , H05VV-F Max Power 3,680W.	4m. 3G1,5mm ² , H05VV-F. Max. 3.680W.	1/25
6765/1	5m. 3G1,5mm ² , H05VV-F Max Power 3,680W.	5m. 3G1,5mm ² , H05VV-F. Max. 3.680W.	1/25




Cord extension. Ø4.8 mm pins. 2P+E, 16A 250V~. Class I / Rallonge. Broches Ø4,8mm. 2P+T, 16A 250V~. Classe I.

Ref. / Réf.	Description	Description	
7000/1	1m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	1m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	1/150
7000/1,5	1.5m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	1,5m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	1/150
7000/2	2m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	2m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	1/60
7000/3	3m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	3m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	1/35
7000/5	5m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	5m. 3G1,5mm ² , H05VV-F.	1/25



Cord extension 2P+E, 10A 250V~/ Rallonge électrique de jardin 2P+T, 10A 250V~.

Ref. / Réf.	Description	Description	
8672/1	2m. 2x1mm ² , H05VV-F. Max Power 2.300W.	2m. 2x1mm ² , H05VV-F. Max. 2.300W.	1/50
8673/1	3m. 2x1mm ² , H05VV-F Max Power 2.300W.	3m. 2x1mm ² , H05VV-F. Max. 2.300W.	1/40
8675/1	5m. 2x1mm ² , H05VV-F Max Power 2.300W.	5m. 2x1mm ² , H05VV-F. Max. 2.300W.	1/30

Adaptors / *Adaptateurs*





14

 112


Ref. 986

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W.
 2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W.



12

 96


Ref. 186

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W.
 3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W.





18

 144


Ref. 860IL

1 socket 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W. Switch.
 1 prise 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W. Interrupteur.





7

 56


Ref. V1302

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W.
 With switch.
 3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W.
 Avec interrupteur.



14

 112


Ref. V1300

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W.
 2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W.



50

 400


Ref. 6009

3 sockets 2P, 10A 250V~. Max 2,300W.
 3 prises 2P, 10A 250V~. Max 2.300W.



30

 240


Ref. 6010

2 sockets 2P, 10A 250V~. Max 2,300W.
 2 prises 2P, 10A 250V~. Max 2.300W.



19

 152


Ref. 15098

Ref. 15097

3 sockets 2P, 10A 250V~. Max 2,300W.
 3 prises 2P, 10A 250V~. Max 2.300W.
 (Ref. 15097 with 16A / avec 16A).




Ref. 5113

3 sockets 2P, 16A 250V~. Max 2,300W.
 3 prises 2P, 16A 250V~. Max 2.300W.



Ref. AV1

Travel adaptor 1 socket 2P+E, 13A 250V~. Max 2.990W.
 Type G to Schuko. Temporary use.
 Adaptateur de voyage 1 prise 2P+T, 13A 250V~. Max 2.990W.
 Système anglais à Schuko. Usage temporaire.



Ref. 588B

European & American system socket.
 1 socket 2P, 10A 250V~. Max. 2,300W. Temporary use.
 Prise avec système européen et américain.
 1 prise 2P, 10A 250V~. Max. 2.300W. Usage temporaire.



Ref. 88U

1 socket 2P, 10A 250V~. Max 2.300W. Temporary use.
 1 prise 2P, 10A 250V~. Max 2.300W. Usage temporaire.



Reel extensions / *Enrouleurs*



DOMESTIC
MÉNAGER

Pg. 238



AUTOMATIC
AUTOMATIQUE

Pg. 240



INDUSTRIAL
INDUSTRIEL

Pg. 241

Complementary products



Pg. 60



Pg. 222


Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61242.
- 125 °C ball pressure test.
- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 61242.
- 125 °C Test pression à la bille.

Advantages / *Avantages*



High resistance
Haute résistance



Rubber grip
Poignée en caoutchouc



Special assemblies
Montage spécial pour usage industriel



Metal support
Support métallique



Thermal circuit safety cut-out
Disjoncteur thermique



Wide range
Large gamme

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 650°C / 650°C GWT



CE Certification / *Certification CE*



RoHS / *RoHS*

Download / *Télécharger*




More information




Plus d'information

Domestic / Ménager




Ref. 7321USB

3 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB. 5m. 3G1.5.
Cable H05VV-F. Max 3,200W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB. 5m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.200W.



Ref. 7413/2


4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 15m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 15m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.500W.



Ref. 7422/3


Ref. 7412/1

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 10m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 10m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.500W.
(Ref. 7412/1 cable 3G1 / câble 3G1).




Ref. 7429

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 3m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 3,200W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 3m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.200W.




Ref. 7211/1

2 sockets 2P+E, 10A 250V~. 5m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 2,300W.
2 prises 2P+T, 10A 250V~. 5m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 2.300W.



Ref. 7423/2


4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 15m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 15m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.500W.



Ref. 7425/2

Ref. 7427/2


4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 25m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,500W.
 4 prises 2P+T, 16A 250V~. 25m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.500W.
 (Ref. 7427/2 50m / 50m).



Ref. 7425/1T


Ref. 7427/1T

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 25m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,500W. IP44.
 4 prises 2P+T, 16A 250V~. 25m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.500W. IP44.
 (Ref. 7427/1T 50m / 50m).




Ref. 74240F

4 sockets 2P+E, (french) 16A 230V~. 40 m of cable H05VV-F 3G1.5 mm².
 4 prises 2P+T, (français) 16A 230V~. 40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm².




Ref. 7425F/1TG

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 25 m of cable H07RN-F 3G1.5 mm².
 4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G1,5 mm².



Ref. 74340F/1TG

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 40 m of cable H07RN-F 3G2.5 mm².
 4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 40 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².




Ref. 7435F/1TG

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 25 m of cable H07RN-F 3G2.5 mm².
 4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².


Domestic & automatic / *Ménager et automatique*

DOMESTIC / *MÉNAGER*



Ref. 70

Empty reel. Reel without socket outlet.
Enrouleur vide. Enrouleur sans contacts.




Ref. TB7427/3

4 sockets pre-installation. Without cable. Max 3,500W.
4 prises. Sans câble. Max 3.500W.



Ref. SOP-7000


Wall support.
Support mural.



Ref. ROL-1

Manual reel accessory.
Enrouleur manuel.

AUTOMATIC / *AUTOMATIQUE*



Ref. 71251A

1 socket 2P+E, 16A 250V~. 16 m (14+2). 3G1.5.
Cable H05VV-F. Wall fixed.
*1 prise 2P+T, 16A 250V~. 16 m (14+2). 3G1,5. Câble H05VV-F.
Fixer sur un mur.*



30m 3G2,5mm²

1
1

Ref. 75562

1 socket 2P+E, 16A 250V~ + 1 plug 2P+E (6h) CE. 30 m. 3G2.5 Cable H07RN-F 3G2.5 mm². Max 3,680W.
1 prise 2P+T, 16A 250V~ + 1 fiche 2P+T (6h) EC. 30 m. 3G2,5 Câble H07RN-F 3G2.5 mm². Max 3.680W.



30m 3G2,5mm²

1
1

Ref. 73362

Ref. 73362F

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. 30m. 3G2.5. Cable H05VV-F. Max 3,680W. IP44.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. 30m. 3G2,5. Câble H05VV-F. Max 3.680W. IP44.
(Ref. 73362F French system / système français).



25m 4G2,5mm²

1
1

Ref. 75553

1 socket 3P+E, 250V~ + 1 plug 3P+E (6h) EC, 400V~. 25m. 4G2.5. Max 4,800W. 12A. H07RN-F 4G2.5 mm². IP44.
1 prise 3P+T, 250V~ + 1 fiche 3P+T (6h) EC, 400V~. 25m. 4G2,5. Max 4.800W. 12A. H07RN-F 4G2.5 mm². IP44.



20m 5G2,5mm²

1
2

Ref. 71344

Ref. 75544

1 socket + 1 plug 3P+N+E (6h) EC, 400V~. 20m. 5G2.5. Max 4,800W. 12A. IP44.
1 prise + 1 fiche 3P+N+T (6h) EC, 400V~. 20m. 5G2.5. Max 4.800W. 12A. IP44.
(Ref. 75544 cable H07RN-F / câble H07RN-F).



25m 4G2,5mm²

1
2

Ref. 72353

2 sockets + 1 plug 3P+E (6h) EC, 12A 400V~. 25m. 4G2.5. Cable H05VV-F. Max 4,800W. IP44.
2 prises + 1 fiche 3P+T (6h) EC, 12A 400V~. 25m. 4G2,5. Câble H05VV-F. Max 4.800W. IP44.



20m 5G2,5mm²

1
2

Ref. 73344

Ref. 73344F

1 socket + 1 plug 3P+N+E (6h) EC + 1 socket 2P+E, 12A 400V~. 20m. 5G2.5. Max 4,800W. IP44.
1 prise + 1 fiche 3P+N+T (6h) EC + 1 prise 2P+T, 12A 400V~. 20m. 5G2,5. Max 4.800W. IP44.
(Ref. 73344F French system / système français).



Lampholders & in cord switches / *Douilles*



LAMP HOLDERS
DOUILLES

Pg. 246



ADAPTORS
ADAPTATEURS

Pg. 251



IN-LINE CORD LIGHT SWITCH
INTERRUPTEUR EN CORDON

Pg. 252



LIGHT GUIDE
VEILLEUSE

Pg. 253



Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

Colours: Black or white
Couleurs: Noir et blanc

Lampholders: E-14, E-27 & E-40
Douilles: E-14, E-27 et E-40

Halogen Free
Sans Halogène

Wide range
Large gamme



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60238.
- Halogen free.

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 60238.
- Sans Halogène.

Advantages / *Avantages*



Thermoplastic lampholders.
Douilles thermoplastiques



For construction
Pour chantier



Fairs
Pour foires



Ceramic lampholders
*Supports de lampes
céramiques*



Adaptors
Adaptateurs



In cord switches
Interrupteur en cordon

Technical logos / *Logos techniques*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*



Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*




More information




Plus d'information

Thermoplastic lampholders / *Douilles thermoplastiques*




□ Ref. 6829CLB ■ Ref. 6829CLN

Thread holder E-27. 4A 250V~. Smooth body.
Douille E-27. 4A 250V~. Corp lisse.




□ Ref. 6584CLB ■ Ref. 6584CLN

Thread holder E-14. 2A 250V~. Smooth body.
Douille E-14. 2A 250V~. Corp lisse.



□ Ref. 6829CRB ■ Ref. 6829CRN

Thread holder E-27. 4A 250V~. Thread body.
Douille E-27. 4A 250V~. Corp fileté.




□ Ref. 6584CRB ■ Ref. 6584CRN

Thread holder E-14. 2A 250V~. Thread body.
Douille E-14. 2A 250V~. Corp fileté.



□ Ref. 6829CTB ■ Ref. 6829CTN

Thread holder E-27. 4A 250V~.
Thread body with shade ring holder.
Douille E-27. 4A 250V~. Corp fileté avec butée.



□ Ref. 6584CTB ■ Ref. 6584CTN

Thread holder E-14. 2A 250V~.
Thread body with shade ring holder.
Douille E-14. 2A 250V~. Corp fileté avec butée.



□ Ref. 831 ■ Ref. 831N


Shade ring for Ref. 6829CR & 6829CT.
Bague pour Réf. 6829CR & 6829CT.



□ Ref. 731 ■ Ref. 731N


Shade ring for Ref. 6584CR & 6584CT.
Bague pour Réf. 6584CR et 6584CT.

FAIRS / *DOUILLES DE FÊTE*




Ref. 6109

E-27. 4A 250V~. Cable Ø4mm. Max. 100W.
For commercial rod of 5x5mm.
E-27. 4A 250V~. Câble Ø4 mm. Max. 100W.



Ref. 6109B

E-27. 4A 250V~. Cable Ø4mm. Max. 100W.
For rectangular rod of 1.5x5mm.
E-27. 4A 250V~. Câble Ø4 mm. Max. 100W.



Ref. 6109A


E-27. 4A 250V~. Cable Ø4mm. Max. 100W.
For rectangular cable H05RNH2-F of 5x13mm.
E-27. 4A 250V~. Câble Ø4 mm. Max. 100W.
Pour câble rectangulaire 5x13mm.



Ref. 27F

E-27. 4A 250V~. Cable Ø4mm. Max. 25W.
For rectangular cable H05RNH2-F of 5x13mm. IP44.
E-27. 4A 250V~. Câble Ø4 mm. Max. 25W.
Pour câble rectangulaire 5x13mm. IP44

CONSTRUCTION / *DOUILLES DE CONSTRUCTION*



Ref. 6618

Ref. 6618N


E-27. 4A 250V~. Max. 400W. Screw connection.
E-27. 4A 250V~. Max. 400W. Connexion par vis.



Ref. 161QC


E-27. 4A 250V~. Max. 400W. Quick connection.
E-27. 4A 250V~. Max. 400W. Connexion rapide.

479 Series. (E-14) / Série 479 (E-14)




Ref. 479A

Thread holder E-14. 2A 250V~. Metallic support M10.
Anti-rotation protection.
*Douille E-14. 2A 250V~. Support métallique M10.
Protection anti-rotation.*




Ref. 479B

Thread holder E-14. 2A 250V~. Metallic support M10.
Anti-rotation protection.
*Douille E-14. 2A 250V~. Support métallique M10.
Protection anti-rotation.*



Ref. 479J

Thread holder E-14. 2A 250V~. Metallic support for short candle.
Douille E-14. 2A 250V~. Support métallique pour petite bougie.



Ref. 479K

Thread holder E-14. 2A 250V~. Metallic support for long candle.
Douille E-14. 2A 250V~. Support métallique pour long bougie.



Ref. 853

Ref. 853C

Short candle for Ref. 479J.
Bougie courte pour Réf. 479J.




Ref. 854

Ref. 854C


Long candle for Ref. 479K.
Bougie longue pour Réf. 479K.

678 Series. (E-27) / Série 678 (E-27)




Ref. 678A

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Metallic support M10. Anti-rotation protection.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs.
Support métallique M10. Protection anti-rotation.




Ref. 678B

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Metallic support M10. Anti-rotation protection.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs.
Support métallique M10. Protection anti-rotation.




Ref. 678D

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Metallic support.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs.
Support métallique.




Ref. 678E

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Without support.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs.
Sans support.




Ref. 678F

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Metallic support.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs.
Support métallique.



Ref. 678G

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Metallic support.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs.
Support métallique.




Ref. 678R

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Metallic support 3/8G. Anti-rotation protection.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs.
Support métallique 3/8G. Protection anti-rotation.


777 Series. (E-40) & others / Série 777 (E-40) et autres

777 SERIES. (E-40) / SÉRIE 777 (E-40)



Ref. 777B

Thread holder E-40. 16A 250V~. Shock protected.
Goliath. Metallic support 3/8G.
Douille E-40. 16A 250V~. Protégé contre chocs électriques. Goliath. Support métallique 3/8G.



Ref. 777SS

Thread holder E-40. 16A 250V~. Shock protected.
Without support.
Douille E-40. 16A 250V~. Protégé contre chocs électriques. Sans support.

WALL FIXING. / FIXATION AU MUR



Ref. 6510

Ref. 6510N

Thread holder E-27. 4A 250V~. Max 75W.
Curved base.
Douille E-27. 4A 250V~. Max 75W. Base courbe.



Ref. 6511

Ref. 6511N

Thread holder E-27. 4A 250V~. Max 75W.
Straight base.
Douille E-27. 4A 250V~. Max 75W. Base droite.

VARIETY / VARIÉTÉ



Ref. PGU10

Ceramic holder GU10. 150mm cable extension. 2A 250V.
Support en céramique GU10. Câble 150mm. 2A 250V.



Ref. PGU56


Ceramic holder GU-5.3/6.35. 12A.
150mm cable extension.
Support en céramique GU-5,3/6,35. 12A. Câble 150mm.



Ref. PGZ10


Ceramic holder GZ10. For lamps GU10 & GZ10. 2A 250V.
150mm cable extension.
Support en céramique GZ10. Pour lampes GU10 et GZ10. 2A 250V. Câble 150mm

ADAPTORS / *ADAPTATEURS*




Ref. AD40-27

Lampholder adapter from E-40 to E-27.
Douille adaptateur de E-40 à E-27.




Ref. AD27-14

Lampholder adapter from E-27 to E-14.
Douille adaptateur de E-27 à E-14.



Ref. AD27-10


Lampholder adapter from E-27 to GU10/GZ10.
Douille adaptateur du E-27 à GU10/GZ10.



Ref. AD14-10


Lampholder adapter from E-14 to GU10.
Douille adaptateur du E-14 à GU10.

FLUORESCENT / *FLUORESCENTE*




Ref. 801

Fluorescent lampholder G13 for tube T8.
Quick connection.
Douille Fluorescente G13 pour tube T8.
Connexion rapide.



Ref. 802

Fluorescent lampholder G13 for tube T8.
Starter incorporated.
Douille Fluorescente G13 pour tube T8.



Ref. 804

Starter socket 2A 250V~.
Prise de démarrage incorporée 2A 250V~.

In-line cord light switch / *Interrupteur en cordon*



Ref. 6541

One pole switch. 6A 250V~.
Interrupteur unipolaire. 6A 250V~.



Ref. 6541C

2-way switch. 6A 250V~.
Interrupteur. 6A 250V~.



Ref. 6541P

Push switch. 6A 250V~.
Bouton interrupteur. 6A 250V~.



Ref. 6541PE

Push switch. 6A 250V~. Normally closed.
Bouton interrupteur. 6A 250V~. Normalement fermé.



Ref. 40B

One pole switch. 4A 250V~.
Interrupteur unipolaire. 4A 250V~.



Ref. 40N

One pole switch. 4A 250V~.
Interrupteur unipolaire. 4A 250V~.



Guide light 250V / *Veilleuse 250V.*

Ref. / Réf.	Description	<i>Description</i>	
V1705	LED light 1.5W with switch on/off.	<i>Lumière LED 1,5W avec interrupteur on/off.</i>	32/512





Breakers & push buttons / Disjoncteurs



MINIATURE CIRCUIT-BREAKER (MCB)
DISJONCTEUR MAGNÉOTHERMIQUE

Pg. 258



RESIDUAL CURRENT CIRCUIT-BREAKER (RCB)
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Pg. 260



MODULAR SURGE PROTECTION
PROTECTION SURTENSIONS MODULAIRE

Pg. 261



MOTOR PROTECTION & TIMER
PROTECTION MOTEUR ET MINUTEUR

Pg. 262




MODULAR CONTACTORS & PUSH BUTTON
CONTACTEUR MODULAIRE ET BOUTON D'URGENCE

Pg. 263



FUSES
FUSIBLES

Pg. 264



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 265

Complementary products



Pg. 08



Pg. 16




Pg. 76



Pg. 44

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60898-1, EN 61008-1, EN 60947-4-1, EN 61643-11 & EN 61095.
- DIN rail 35mm.
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60898-1, EN 61008-1, EN 60947-4-1, EN 61643-11 et EN 61095.*
- *Rail DIN 35mm.*

Advantages / *Avantages*



MCB & RCCB certified by Aenor
MCB et RCCB certifié par Aenor



Vents that improve product safety
Des évènements qui améliorent la sécurité des produits




Better connections
De meilleures connexions



Ventilation grooves that improve heat dissipation
Rainures de ventilation qui améliorent la dissipation de chaleur



Robust fix system
Robuste système de fixation



Insulated pin busbar
Branchement pin

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 960°C / 960°C GWT



Halogen Free / *Sans Halogène*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

MCB / *Disjoncteur magnétothermique*




Power cut 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.
Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM110	1	1	10	C	12/240
CBM116	1	1	16	C	12/240
CBM120	1	1	20	C	12/240
CBM125	1	1	25	C	12/240
CBM132	1	1	32	C	12/240
CBM140	1	1	40	C	12/240
CBM150	1	1	50	C	12/240
CBM163	1	1	63	C	12/240




Power cut 6kA. 240V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.
Pouvoir de coupure 6kA. 240V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBMM1N10	1P+N	1	10	C	12/180
CBMM1N16	1P+N	1	16	C	12/180
CBMM1N20	1P+N	1	20	C	12/180
CBMM1N25	1P+N	1	25	C	12/180
CBMM1N32	1P+N	1	32	C	12/180
CBMM1N40	1P+N	1	40	C	12/180




Power cut 6kA. 240V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.
Pouvoir de coupure 6kA. 240V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM1N10	1P+N	2	10	C	6/120
CBM1N16	1P+N	2	16	C	6/120
CBM1N20	1P+N	2	20	C	6/120
CBM1N25	1P+N	2	25	C	6/120
CBM1N32	1P+N	2	32	C	6/120
CBM1N40	1P+N	2	40	C	6/120
CBM1N50	1P+N	2	50	C	6/120
CBM1N63	1P+N	2	63	C	6/120




Power cut 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.
Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM210	2	2	10	C	6/120
CBM216	2	2	16	C	6/120
CBM220	2	2	20	C	6/120
CBM225	2	2	25	C	6/120
CBM232	2	2	32	C	6/120
CBM240	2	2	40	C	6/120
CBM250	2	2	50	C	6/120
CBM263	2	2	63	C	6/120




Power cut 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.
Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM310	3	3	10	C	4/80
CBM316	3	3	16	C	4/80
CBM320	3	3	20	C	4/80
CBM325	3	3	25	C	4/80
CBM332	3	3	32	C	4/80
CBM340	3	3	40	C	4/80
CBM350	3	3	50	C	4/80
CBM363	3	3	63	C	4/80



Power cut 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.
Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.


Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM410	4	4	10	C	3/60
CBM416	4	4	16	C	3/60
CBM420	4	4	20	C	3/60
CBM425	4	4	25	C	3/60
CBM432	4	4	32	C	3/60
CBM440	4	4	40	C	3/60
CBM450	4	4	50	C	3/60
CBM463	4	4	63	C	3/60

RCB / Disjoncteur différentiel



Power cut 6kA. 240/415V. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.


Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Sensibility	Class	
RCBA2P2530	2	2	25	30mA	A	1/60
RCBA2P4030	2	2	40	30mA	A	1/60
RCBA2P6330	2	2	63	30mA	A	1/100
RCBA4P2530	4	4	25	30mA	A	1/30
RCBA4P4030	4	4	40	30mA	A	1/---
RCBA4P6330	4	4	63	30mA	A	1/---




Power cut 6kA. 240/415V. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.

Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Sensibility	Class	
RCB2P2530	2	2	25	30mA	AC	1/60
RCB2P4030	2	2	40	30mA	AC	1/60
RCB2P6330	2	2	63	30mA	AC	1/60
RCB4P2530	4	4	25	30mA	AC	1/30
RCB4P4030	4	4	40	30mA	AC	1/30
RCB4P6330	4	4	63	30mA	AC	1/30
RCB2P25300	2	2	25	300mA	AC	1/50
RCB2P40300	2	2	40	300mA	AC	1/50
RCB2P63300	2	2	63	300mA	AC	1/50
RCB4P25300	4	4	25	300mA	AC	1/60
RCB4P40300	4	4	40	300mA	AC	1/50
RCB4P63300	4	4	63	300mA	AC	1/50




Automatic reconnection. Power cut 10kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Industrial & tertiary sectors. *Avec reconnexion automatique. Pouvoir de coupure 10kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur industriel et tertiaire.*

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Sensibility	Class	
CBRA2P4030A	2	5	40	30mA	A	1/100




Immune RCB. Residual Current Circuit-Breaker 2P, 25A. A curve. Sensitivity 30 mA. *Disjoncteur différentiel immunisé 2P, 25A. Courbe A. Sensibilité 30 mA.*

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Sensibility	Class	
RCBIS2P2530	2	2	25	30mA	A	1/60
RCBIS2P4030	2	2	40	30mA	A	1/60

MODULAR SURGE PROTECTION / *PROTECTION SUR TENSIONS MODULAIRE*



Transient surge protection. 230/400V. (50-60Hz).
Protection parafoudre modulaire. 230/400V. (50-60Hz).

Ref.	Poles	Modules	Voltage	Breaking capacity	Uc (Vac)	Type	
LST2	1P+N	1	230V	30kA	275	C	1/100
LST4	3P+N	3	400V	20kA	275	D	1/30




Permanent surge protection. 230/400V. (50-60Hz).
Protection sur tensions permanent. 230/400V. (50-60Hz).

Ref.	Poles	Modules	Voltage	U max. (Vac)	
LSTP1/9	1P+N	1	230V	280	10/200
LSTP3/9	3P+N	3	400V	280	3/60




Transient surge protection. L+L. Class II.
Protection parafoudre modulaire. L+L. Class II.

Ref.	Voltage	Breaking capacity	
FV1250/35	1250VDC II	40kA	1/200
FV600/25	500VDC II	40kA	1/200

MOTOR PROTECTION / *PROTECTION MOTEUR*



Motor protection
Protection moteur


Ref.	Modules	Int. (A)	KW in AC3		
			230V	400V	
GM4	2,5	2,5 a 4	0,75	1,5	1/50
GM6.3	2,5	4 a 6,3	1,1	2,2	1/50

Control & measurement / *Contrôle et mesure*

TIME SWITCH / *MINUTEUR*




Staircase timers
Minuteur d'escalier

Ref.	Modules	Voltage	Function	Delay	Contact	
AE16/230	1	230V	On-timer	30s-15m	1NO (16A)	1/120




Time switch 24h. Analog. 15 min.
Minuteur 24h. Analogique. 15 min.

Ref.	Modules	Voltage	Reserve	Min. unit time	Contact	
R24	1	230V	72h	15 min.	1NO (16A)	1/120



Time switch 24h. Analog. 15 min.
Minuteur 24h. Analogique. 15 min.

Ref.	Modules	Voltage	Reserve	Min. unit time	Contact	
R24R/3	3	230V	150h	15 min.	1NOC (16A)	4/40




Weekly digital time switch.
Minuteur hebdomadaire digital.

Ref.	Modules	Voltage	Reserve	Min. unit time	Contact	
R168D	2	230V	>5 years	1 min.	1NOC (16A)	6/60

ENERGY METERS / *COMPTEUR D'ÉNERGIE*




Energy meters with pulse output. Sealable.
Compteur d'énergie avec sortie d'impulsions. Scellable.

Ref.	Modules	Voltage	Int. (A)	Digites	Int. min.	
CONT30R	1,5	230V	65A	5+1	0,02A	1/45

MODULAR CONTACTOR / *CONTACTEUR MODULAIRE*




Modular contactor. 240/415V AC. (50-60Hz).
Contacteur modulaire. 240/415V AC. (50-60Hz).

Ref.	Poles	Modules	Contacts	Int (A)	
CM2A25	2	1	2NO	25	1/200
CM2A40	2	2	2NO	40	1/240
CM2A63	2	2	2NO	63	1/100
CM4A25	4	3	4NO	25	1/60
CM4A40	4	3	4NO	40	1/60
CM4A63	4	3	4NO	63	1/54

PUSH BUTTON / *BOUTONS D'URGENCE*




Emergency button.
Bouton d'urgence.

Ref.	Description	Description	
PE12	Push button NC, without label.	<i>Bouton-poussoir ouvert, sans étiquette.</i>	1/180
PE12CA	Push button NO, without label.	<i>Bouton-poussoir fermé, sans étiquette.</i>	6/180
ET12	"Emergency stop" label.	<i>Adhésif "Arrêt d'urgence".</i>	20/200




Push button. Ø22mm.
Poussoir d'urgence. Ø22mm.

Ref.	Description	Description	
PULSA5R	Red Push button. NC contact.	<i>Poussoir rouge. Contact NC.</i>	12/288
PULSA5V	Green Push button. NO contact.	<i>Poussoir vert. Contact NO.</i>	12/288




Indicator light LED. Ø22mm. 250V.
Indicateur lumineux LED. Ø22mm. 250V.

Ref.	Description	Description	
PLD22	Red indicator led light.	<i>Indicateur rouge.</i>	12/288
PLD22V	Green indicator led light.	<i>Indicateur vert.</i>	12/288



Switch selector. Ø22mm.
Interrupteur sélecteur. Ø22mm.


Ref.	Description	Description	
INT5/3A2	3 positions ∇ . Type 2NO.	<i>3 positions ∇. Type 2NO.</i>	12/288

Fuses & fuses holder / *Fusibles et porte-fusibles*

FUSES / *FUSIBLES*




Glass cylindrical Fuses Ø 5x20.
Fusible cylindrique en verre Ø 5x20.

Ref.	Int (A)	Description	
612/2	2	Glass cartridge / <i>Cartouche en verre</i>	100/10.000
612/4	4	Glass cartridge / <i>Cartouche en verre</i>	100/10.000
612/6	6	Glass cartridge / <i>Cartouche en verre</i>	100/10.000
612/10	10	Glass cartridge / <i>Cartouche en verre</i>	100/10.000
612/15	15	Glass cartridge / <i>Cartouche en verre</i>	100/10.000




Ceramic cylindrical Fuses Ø 5x20.
Fusible cylindrique céramiques Ø 5x20.

Ref.	Int (A)	Description	Power cut	
FC010	10	500V. Size 0 (10 x 38)	120kA	1/800
FC140	40	500V. Size 1 (14 x 51)	120kA	40/320
FC263	63	690V. Size 2 (22 x 58)	80 kA	1/200
FC280	80	690V. Size 2 (22 x 58)	80 kA	1/200




Fuses DO-2. Ceramic. 3 units bag.
Fusible DO-2. Céramiques. Sac 3 unités.

Ref.	Int (A)	Description	Power cut	
FCDO235	35	400V. Size DO-2	50kA	1/640
FCDO250	50	400V. Size DO-2	50kA	40/640
FCDO263	63	400V. Size DO-2	50kA	1/320


FUSES HOLDER / *PORTE-FUSIBLES*



Fuses holder. 1P 230/400V. 20 kA.
Porte-fusibles. 1P 230/400V. 20 kA.

Ref.	Poles	V. max	Size	Power cut	T	
PF1038	1	50A 690V	10x38	20kA	0	12/300
PF1451	1	50A 690V	14x51	20kA	1	6/192
PF2258	1	125A 690A	22x58	20kA	2	6/96



References <i>Références</i>	Description	Description	
Insulated pin busbar.		Barrette branchement pin.	
P1P100010	One-pole, 56 x 1 module, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	<i>Unipolaire, 56 x 1 module, section 10 mm², 63A, 1 m.</i>	1/50
P2P21610	Two-poles, 6 x 2 module, section 10 mm ² , 63A, 216 mm.	<i>Bipolaire, 6 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 216 mm.</i>	40/ 160
P2P100010	Two-poles, 28 x 2 module, section 10 mm ² , 63A, 1m.	<i>Bipolaire, 28 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 1m.</i>	1/50
P2P100016	Two-poles, 28 x 2 module, section 16 mm ² , 80A, 1m.	<i>Bipolaire, 28 x 2 modules, section 16 mm², 80A, 1m.</i>	1/50
P3P100010	Three-poles, 18 x 3 module, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	<i>Tripolaire, 18 x 3 modules, section 10 mm², 63A, 1 m.</i>	1/50
P4P100010	Four-poles, 14 x 4 module, section 10 mm ² , 63A, 1m.	<i>Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 10 mm², 63A, 1m.</i>	1/30
P4P100016	Four-poles, 14 x 4 module, section 16 mm ² , 80A, 1m.	<i>Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 16 mm², 80A, 1m.</i>	1/30



End cap for pin busbar.		Embout pour branchement pin.	
TAPA-1P	End cap for one-pole pin busbar. Bag 10 units.	<i>Embout pour branchement pin unipolaire. Sac de 10 unités.</i>	1/--
TAPA-2P	End cap for two-pole pin busbar. Bag 10 units.	<i>Embout pour branchement pin bipolaire. Sac de 10 unités.</i>	1/--
TAPA-3P	End cap for three-pole pin busbar. Bag 10 units.	<i>Embout pour branchement pin tripolaire. Sac de 10 unités.</i>	1/--
TAPA-4P	End cap for four-pole pin busbar. Bag 10 units.	<i>Embout pour branchement pin quatre pôles. Sac de 10 unités.</i>	1/--



DIN rail.		Rail DIN.	
TS35/SZ	DIN rail (without drill). 35x7.5. Length 2m. Steel.	<i>Rail DIN (sans perforer). 35x7,5. Longueur 2m. Acier.</i>	2/20



Accessories / *Accessoires*



CABLE CONECTORS & DIN RAIL TERMINAL
BORNES DE CONNEXION ET POUR RAIL DIN

Pg. 270



HEAT SHRINK TUBING
TUBES THERMORÉTRACTABLES

Pg. 273




TERMINALS
COSES

Pg. 274



Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60998-1 & EN 60991-2-1 for cable connection.
- In accordance with DIN 46228.
- Halogen free.
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60998-1 et EN 60991-2-1 pour bornes de connexion.*
- *En accord avec DIN 46228.*
- *Sans Halogène.*

Advantages / *Avantages*



Easy separation
Séparation facile



Captive screw
Vis imperdables



Prepared to use (Open holes)
Trous ouverts



Sealed gel connectors IP67
*Connecteurs de gel étanche
IP67*



Closed terminal background
Fond de terminal fermé



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*



Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information


Cable connectors / *Bornes de connexion*




12 terminal strip / *12 borniers de raccordement.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
For 2.5 mm² cable.		De 2,5 mm².	
RE2,5/10B	450V. 18A. Torque 0.4Nm. White.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Blanc.	10/1000
RE2,5/10N	450V. 18A. Torque 0.4Nm. Black.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Noir.	10/1000
For 4 mm² cable.		De 4 mm².	
RE4/10B	450V. 24A. Torque 0.4Nm. White.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Blanc.	10/1000
RE4/10N	450V. 24A. Torque 0.4Nm. Black.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Noir.	10/1000
For 6 mm² cable.		De 6 mm².	
RE6/10B	450V. 41A. Torque 0.5Nm. White.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Blanc.	10/1000
RE6/10N	450V. 41A. Torque 0.5Nm. Black.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Noir.	10/1000
For 10 mm² cable.		De 10 mm².	
RE10/10B	450V. 57A. Torque 0.8Nm. White.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Blanc.	10/500
RE10/10N	450V. 57A. Torque 0.8Nm. Black.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Noir.	10/500
For 16 mm² cable.		De 16 mm².	
RE16/10B	450V. 76A. Torque 1.2Nm. White.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Blanc.	10/300
RE16/10N	450V. 76A. Torque 1.2Nm. Black.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Noir.	10/300
For 25 mm² cable.		De 25 mm².	
RE25/10B	450V. 100A. Torque 2Nm. White.	450V. 100A. Couple 2Nm. Blanc.	10/100
RE25/10N	450V. 100A. Torque 2Nm. Black.	450V. 100A. Couple 2Nm. Noir.	10/100
For 35 mm² cable.		De 35 mm².	
RE35/10B	450V. 125A. Torque 2Nm. White.	450V. 125A. Couple 2Nm. Blanc.	10/100
RE35/10N	450V. 125A. Torque 2Nm. Black.	450V. 125A. Couple 2Nm. Noir.	10/100


Terminal blocks / *Borniers métalliques.*



Ref. / Réf.	Description	Description	
108P	8 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	8 borniers pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	40/646
112P	12 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	12 borniers pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	50/400




Terminal blocks / *Blocs de bornes.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
212N	Neutral terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Blue.	<i>Borne neutre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Bleu.</i>	1/200
212TT	Earth terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Green.	<i>Borne terre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Vert.</i>	1/125



Fast terminal blocks (4-5 units) / *Blocs de bornes rapides 4-5 unités.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
CLE24	2 entries: flexible 2.5, rigid 4.	<i>2 entrées: flexible 2,5, rigide 4.</i>	20/600
CLE34	3 entries: flexible 2.5, rigid 4.	<i>3 entrées: flexible 2,5, rigide 4.</i>	20/640
CLE54	5 entries: flexible 2.5, rigid 4.	<i>5 entrées: flexible 2,5, rigide 4.</i>	20/400
CLE4-5	Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54.	<i>Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54.</i>	20/320




Gel connectors. IP67 / *Connecteurs de gel IP67.*


Ref. / Réf.	Description	Description	
CLG15AZ	Section 3 x 1.5 mm ² . 5 units.	<i>Section 3 x 1,5 mm². 5 unités.</i>	15/240



Wire connector with flexible skirt / *Connecteur avec jupe flexible.*


Ref. / Réf.	Description	Description	
CLC5	Section 6 mm ² . 10 units. White-yellow.	<i>Section 6 mm². 10 unités. Blanc-jaune.</i>	15/480
CLC16	Section 16 mm ² . 6 units. Red-yellow.	<i>Section 16 mm². 6 unités. Rouge-jaune.</i>	10/320
CLC32	Section 35 mm ² . 3 units. Grey-blue.	<i>Section 35 mm². 3 unités. Gris-bleu.</i>	10/320

Cable connectors & DIN rail terminal / *Bornes de connexion et rail DIN*



DIN rail terminal / *Bornier pour rail DIN.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
TCD01N	Section 1.5 mm ² . 40x34x5. Black.	Section 1,5 mm ² . 40x34x5. Noir.	100/800
TCD01A	Section 1.5 mm ² . 40x34x5. Blue.	Section 1,5 mm ² . 40x34x5. Bleu.	100/800
TCD02N	Section 2.5 mm ² . 40x40x6. Black.	Section 2,5 mm ² . 40x40x6. Noir.	100/800
TCD02A	Section 2.5 mm ² . 40x40x6. Blue.	Section 2,5 mm ² . 40x40x6. Bleu.	100/800
TCD04N	Section 4 mm ² . 40x40x6.5. Black.	Section 4 mm ² . 40x40x6,5. Noir.	100/800
TCD04A	Section 4 mm ² . 40x40x6.5. Blue.	Section 4 mm ² . 40x40x6,5. Bleu.	100/800
TCD06N	Section 6 mm ² . 40x40x8. Black.	Section 6 mm ² . 40x40x8. Noir.	100/800
TCD06A	Section 6 mm ² . 40x40x8. Blue.	Section 6 mm ² . 40x40x8. Bleu.	100/800
TCD10N	Section 10 mm ² . 40x40x9.5. Black.	Section 10 mm ² . 40x40x9,5. Noir.	100/800
TCD10A	Section 10 mm ² . 40x40x9.5. Blue.	Section 10 mm ² . 40x40x9,5. Bleu.	100/800
TCD16N	Section 16 mm ² . 51x54x12. Black.	Section 16 mm ² . 51x54x12. Noir.	100/400
TCD16A	Section 16 mm ² . 51x54x12. Blue.	Section 16 mm ² . 51x54x12. Bleu.	100/400
TCD35N	Section 35 mm ² . 51x54x15. Black.	Section 35 mm ² . 51x54x15. Noir.	100/200
TCD35A	Section 35 mm ² . 51x54x15. Blue.	Section 35 mm ² . 51x54x15. Bleu.	100/200






DIN rail terminal / *Bornier pour rail DIN.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
TCD04T	Section 4 mm ² . 43x36x7.	Section 4 mm ² . 43x36x7.	100/800
TCD10T	Section 10 mm ² . 40x40x9.5.	Section 10 mm ² . 40x40x9,5.	100/800
TCD16T	Section 16 mm ² . 58.2x61.3x12.	Section 16 mm ² . 58,2x61,3x12.	100/400
TCD35T	Section 35 mm ² . 58.2x61.3x15.	Section 35 mm ² . 58,2x61,3x15.	100/200




Heat shrink tubing. 1m / Tubes thermorétractables. 1m.

Ref. 	Ref. 	Supplied		Wrapped		Unit / tube	
		D. int. (mm)	Thickness	D. int. (m)	Thickness		
TBR-1,5	TBR-1,5T	1,5	0,2 ± 0,05	0,75	0,4 ± 0,05	200	200/6000
TBR-2,5	TBR-2,5T	2,5	0,2 ± 0,05	1,25	0,45 ± 0,1	200	200/2000
TBR-3,5	TBR-3,5T	3,5	0,2 ± 0,05	1,75	0,45 ± 0,1	100	100/2000
TBR-6	TBR-6T	6	0,35 ± 0,05	3	0,55 ± 0,1	50	50/1000
TBR-8	TBR-8T	8	0,35 ± 0,05	4	0,55 ± 0,1	50	50/1500
TBR-10	TBR-10T	10	0,35 ± 0,05	5	0,60 ± 0,1	40	50/1200




Heat shrink tubing. 10 tubes of 8 cm / Tubes thermorétractables. 10 tubes de 8cm.

Ref. / Réf.	Description	Description	
BOLTBR-1	-White: 2 units Ø3.5 & 2 units Ø5. -Black: 2 units Ø3.5 & 2 units Ø5.	-Blanc: 2 unités Ø3,5 & 2 unités Ø5. -Noir: 2 unités Ø3,5 & 2 unités Ø5.	1/500



Heat shrink tubing. 18 tubes of 8 cm / Tubes thermorétractables. 18 tubes de 8cm.

Ref. / Réf.	Description	Description	
BOLTBR-2	-Red: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7. -Blue: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7. -Black: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7.	-Rouge: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7. -Bleu: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7. -Noir: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7.	1/500

Terminals / Cosses




Male terminal. 0.8 x 6.35 mm. 50 units per bag / *Cosses mâle. 0,8 x 6,35 mm. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Thickness (mm)	B	d Ø	D	L	H	Colour	
TL15R/50	0,5 - 1,5	10	0,4	7,4	1,7	4,3	21	10		30/600
TL25A/50	1,5 - 2,5	15	0,4	7,4	2,3	4,3	21	1		20/400
TL60AM/50	4 - 6	24	0,4	7,4	3,4	5,7	25	14		16/320




Female terminal. 0.8 x 6.35 mm. 50 units per bag / *Cosses femelle. 0,8 x 6,35 mm. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Thickness (mm)	B	d Ø	D	L	H	Colour	
TF15R/50	0,5 - 1,5	10	0,4	7,4	1,7	3,8	21	10		20/400
TF25A/50	1,5 - 2,5	15	0,4	7,4	2,3	4,3	21	1		20/400
TF60AM/50	4 - 6	24	0,4	7,4	3,4	5,7	25	14		16/320



Pin terminal. 50 units per bag / *Cosses pin. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	F	L	W	B	D	C	Colour	
TE-1508N/50	1,5	8	14,6	3,5	6,4	2	1,7		70/1400
TE-2508A/50	2,5	8	15,2	4	7	2,6	2,3		50/1000
TE-4009G/50	4	9	16,5	4,4	7,5	3,2	2,8		30/600
TE-6012AM/50	6	12	20	6,3	8	3,9	3,5		20/400
TE-1012R/50	10	12	21,5	7,6	9,5	4,9	4,5		16/320
TE-1612B/50	16	12	22,2	8,8	10,2	6,2	5,8		10/200
TE-2516N/50	25	16	29	11,2	13	7,9	7,5		5/100
TE-3516R/50	35	16	30	12,7	14	8,7	8,3		4/80
TE-5020A/50	50	20	36	15,3	16	10,9	10,3		2/40




Double pin terminal. 50 units per bag / *Cosses double pin. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	F	L	W	B	D	C	Colour	
TE2-1508N/50	2 x 1,5	8	15,5	6,4	7,2	2,6	2,3		30/600
TE2-2510A/50	2 x 2,5	10	18,5	8	8,5	3,3	2,9		20/400
TE2-4012G/50	2 x 4	12	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8		16/320
TE2-6014AM/50	2 x 6	14	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9		12/240
TE2-10014R/50	2 x 10	14	26,6	12,6	12	6,9	6,5		8/160
TE2-16014A/50	2 x 16	14	31,3	19	17,3	8,7	8,3		4/80











Splice terminals. 50 units per bag / *Connecteur de raccordement. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	I	dØ	L	Colour	
CTR15/50	0,5 - 1,5	19	15	1,7	26		16/320
CTR25/50	1,5 - 2,5	27	15	2,3	26		16/320
CTR60/50	4-6				32		10/200
CTR100/50	6-10				43		5/100
CTR160/50	10-16				42		3/60











Circular terminal. 50 units per bag / *Cosses anneau. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Ø screw	d2	B	L	F	H	D	Colour	
TR15R/50	0,5 - 1,5	19	M4	4,3	6,6	20,1	6,3	10	4,3		30/600
TR15-1R/50	0,5 - 1,5	19	M5	5,3	6,6	20,1	6,3	10	4,3		30/600
TR25A/50	1,5 - 2,5	27	M4	4,3	6,6	21	7	10	4,9		20/400
TR25-1A/50	1,5 - 2,5	27	M5	5,3	8,5	22,5	7,8	12,5	4,9		20/400
TR60AM/50	4 - 6	48	M5	5,3	9,5	25,5	8,3	12,5	6,7		12/240
TR60-1AM/50	4 - 6	48	M6	6,5	12	21,5	13	12,5	6,7		12/240







Fork terminal. 50 units per bag / *Cosses fourches. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Ø screw	d2	B	L	F	H	D	Color	
TH15R/50	0,5 - 1,5	19	M4	4,3	6,4	21,2	6,5	10	4,3		30/600
TH15-1R/50	0,5 - 1,5	19	M6	6,5							20/400
TH25A/50	1,5 - 2,5	27	M4	4,5	6,4	21,2	6,5	10	4,9		20/400
TH25-1A/50	1,5 - 2,5	27	M6	6							20/400
TH60AM/50	4 - 6	48	M5	5,5	9	23,9	7,5	12,5	6,7		12/240
TH60-1AM/50	4 - 6	48	M6	6,5	9	23,9	7,5	12,5	6,7		12/240







Blade terminal. 50 units per bag / *Cosses languette. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	FØ	L	H	DØ	Colour	
TPP15R/50	0,5 - 1,5	19	1,9	19	10	4,3		30/600
TPP25A/50	1,5 - 2,5	27	1,9	19	10	4,3		30/600
TPP60AM/50	4 - 6	48	2,8	22,5	13	5,6		16/320





Heat shrink terminal. 50 units per bag / *Cosses thermorétractable. Kit 50 unités.*

Ref.	DØ	Colour	
TTR1/50	1,25		10/200
TTR2/50	2		10/200
TTR5/50	5,5		6/120



Terminal lugs. / *Cosses tubulaires.*

Ref.	Section	DØ	Units per bag	
TPCU-6D5/50	6	M5	50	50/300
TPCU-10D8/50	10	M8	50	40/240
TPCU-16D10/50	16	M10	50	25/150
TPCU-25D10/10	25	M10	10	60/360
TPCU-35D12/10	35	M12	10	40/240
TPCU-50D12/10	50	M12	10	30/180





Nylon ties / *Colliers en nylon*



NYLON TIES
COLLIERS EN NYLON


Pg. 280



FIXATION
FIXATION

Pg. 282

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 62275.
- Self-extinguishing material.
- UL certification.

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 62275.
- Matériel auto-extinguible.
- Certification UL.


Advantages / *Avantages*



Internal teeth
Dents Internes



High tensile strenght
Haute résistance à la traction




UV resistant (black colour)
Résistant UV. (Noir)



Wide range
Large gamme



Material PA6
Matériel PA6



UL Certification
Certification UL

Technical logos / *Logos techniques*



UV resistant / *Résistant UV*



CE Certification / *Certification CE*



RoHS / *RoHS*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Nylon ties / *Colliers en nylon*



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube Ø (mm)	Colour	
BR25100N	2,5 x 100	8	20	■	1/250
BR25200N	2,5 x 200	8	52	■	1/250
BR25260N	2,5 x 260	8	68	■	1/200
BR36140N	3,6 x 140	18	33	■	1/250
BR36200N	3,6 x 200	18	52	■	1/150
BR36300N	3,6 x 300	18	84	■	1/100
BR36370N	3,6 x 370	18	106	■	1/100
BR48200N	4,8 x 200	22	49	■	1/100
BR48250N	4,8 x 250	22	65	■	1/100
BR48300N	4,8 x 300	22	81	■	1/100
BR48360N	4,8 x 360	22	100	■	1/50
BR76150N	7,6 x 150	55	35	■	1/50
BR76365N	7,6 x 365	55	108	■	1/25
BR76450N	7,6 x 450	55	130	■	1/25
BR76500N	7,6 x 500	55	140	■	1/20
BR9450N	8,8 x 450	80	130	■	1/20




LISTED
POSTULANT
FILE
 E470267
 TYPE 21



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*



Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube Ø (mm)	Colour	
BR25100	2,5 x 100	8	20	□	1/250
BR25200	2,5 x 200	8	52	□	1/250
BR25260	2,5 x 260	8	68	□	1/200
BR36140	3,6 x 140	18	33	□	1/250
BR36200	3,6 x 200	18	52	□	1/150
BR36300	3,6 x 300	18	84	□	1/100
BR36370	3,6 x 370	18	106	□	1/50
BR48200	4,8 x 200	22	49	□	1/100
BR48250	4,8 x 250	22	65	□	1/100
BR48300	4,8 x 300	22	81	□	1/100
BR48360	4,8 x 360	22	100	□	1/50
BR76150	7,6 x 150	55	35	□	1/50
BR76365	7,6 x 365	55	108	□	1/25
BR76450	7,6 x 450	55	130	□	1/25
BR76500	7,6 x 500	55	140	□	1/20






LISTED
POSTULANT
FILE
 E470267
 TYPE 21





Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube Ø (mm)	Colour	
BR48200G	4,8 x 200	22	49		1/100
BR48300G	4,8 x 300	22	81		1/100





LISTED
POSTING DEVICE
TYPE
E470267
TYPE 21

PA6



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube Ø (mm)	Colour	
BR48250M	4,8 x 250	22	65		1/100



LISTED
POSTING DEVICE
TYPE
E470267
TYPE 21



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*


Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube Ø (mm)	Colour	
BR48250V	4,8 x 250	22	65		1/100



LISTED
POSTING DEVICE
TYPE
E470267
TYPE 21




Nylon ties. 50 units / *Colliers en nylon. 50 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	
IDBR25100	2,5 x 100	1/600

Fixation / Fixation








Nylon tie support (screw). Bag of 100 units / *Support pour colliers en nylon (vis). Sachet de 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	Description	Colour	
SOT159	15,2 x 9,4	For 4.8 mm NT / <i>For 4.8 mm NT.</i>		1/100
SOT2516	25,4 x 16,2	For 9 mm NT / <i>For 9 mm NT.</i>		1/50




Nylon plug. Bag of 100 units / *Cheville pour colliers. Sachet de 100 unités.*

Refm	Dimensions (mm)	Description	Head hole	Colour	
9280638	Ø8 x 37,5	Drill Ø6 / <i>Foret Ø6.</i>	10 x 3		1/50
9280638G	Ø8 x 37,5	Drill Ø6 / <i>Foret Ø6.</i>	10 x 3		1/50
9280834	Ø10 x 43,5	Drill Ø8 / <i>Foret Ø8.</i>	10 x 3		1/50
9280834G	Ø10 x 43,5	Drill Ø8 / <i>Foret Ø8.</i>	10 x 3		1/50




Nylon expansion plug. Bag of 100 units / *Cheville nylon à expansion. Sachet de 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	
9280525	Ø5 x 25.	1/500
9280630	Ø6 x 30.	1/300
9280840	Ø8 x 40.	1/200
9281260	Ø12 x 60.	1/18




Nylon expansion plug with screw. Bag of 100 units / *Cheville nylon à expansion avec vis. Sachet de 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	
9000425	Ø4x25.	100/1800
9000535	Ø5x35	100/1800
9000640	Ø6x40.	100/1800








ID cable numbers / *ID numérique pour câbles.*

Ref.	Descriptin	
NUM2	10 strips of 0 to 9. Section 1.5 - 2.5 mm ² / <i>10 bandes de 0 à 9. Section 1,5 - 2,5 mm².</i>	1/200
NUM3	10 strips of 0 to 9. Section 4 - 6 mm ² / <i>10 bandes de 0 à 9. Section 4 - 6 mm².</i>	1/175




Insulation tape / *Ruban isolant*

Ref.	Description	Colour	
CINTA-N20	20m x 19mm / <i>20m x 19mm</i>		10/200
CINTA-B20	20m x 19mm / <i>20m x 19mm</i>		10/200
CINTA-VUL	Vulcanized tape. 9,15m x 19mm / <i>Ruban vulcanisé. 9,15m x 19mm.</i>		10/192



Nail cable clips. Bag of 100 units / *Attache-fils. Sachet de 100 unités.*

Ref.	Description	H	H1	R	Clamp (mm)	
GRAPA-1	Ø3 mm flat/ <i>plat.</i>	5,2	3,8	4	1,7 x 14	20/320
GRAPA-4	Ø4 mm	5,8	4,8	5	1,8 x 17	20/320
GRAPA-6	Ø6 mm	-	-	-	-	20/200
GRAPA-6/25*	Ø6 mm	-	-	-	-	12/300
GRAPA-7	Ø7 mm	8,4	8,4	-	1,85 x 18	20/320
GRAPA-8	Ø8 mm	9,4	9,4	-	1,95 x 19	20/300
GRAPA-9	Ø9 mm	10,4	10,4	-	2,05 x 22	20/200
GRAPA-10	Ø10 mm	11,4	11,4	-	2,3 x 23	20/200
GRAPA-12	Ø12 mm	13,4	13,4	-	2,35 x 25	20/100
GRAPA-16	Ø16 mm	-	-	-	-	20/200
GRAPA-16/25*	Ø16 mm	-	-	-	-	12/300
GRAPA-20	Ø20 mm	-	-	-	-	20/200
GRAPA-20/25*	Ø20 mm	-	-	-	-	12/300
GRAPA-25	Ø25 mm	-	-	-	-	20/200
GRAPA-25/25*	Ø25 mm	-	-	-	-	12/300

*Bags of 25 units / *Sachet de 25 unités.*

Technical information & packaging

Solera[®]



Packaging

INDIVIDUAL PACKAGING



BAG UNIT



RETRACTABLE INDIANA



BAG WITH FLAP

PACKAGING PER FAMILIES



REEL EXTENSIONS



OUTDOOR LAMPS



TRUNKINGS



GENERAL PACKAGING



1/32



1/16



1/8



1/4




1/2

CARTON



EXAMPLE 1


EXAMPLE 2




For more information, e-mail export@psolera.com or call us at +34 96 1340517.

Sales stand


SALES STAND G



SALES STAND P



SALES STAND C




For more information, e-mail export@psolera.com or call us at +34 96 1340517.

Technical Information

UNDERSTANDING THE MARKINGS ON OUR PRODUCTS

- 1 There are three different ways of indicating the reference number on the product:
 - a) The reference number is engraved.
 - b) A reference number with a dot is shown. This means that it is not the complete reference number. This is because the piece in question is part of several different referenced.


- c)  An arrow points to the reference number.

- 2 A for Amps, V~ for Voltage and type of current.

- 3  Registered Trademark.



- 4 IP for ingress protection. The arrow will point at the correct number.

- 5 CE Low Voltage Directive 2014/35/EU - LVD. European Law Directive which must be complied with.




CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAMS SOL 54 SERIES


2-way switch





2-way switch




Socket



Double 2-way switch




2-pole switch




CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAMS EUROPA & MURAL SERIES


2-way switch




2-way switch




2-pole switch




Double 2-way switch




Conmutador de cruce




Blind switch




Dimmer




Socket




CIRCUIT SCHEMATIC FOR TV &



RJ11 - 4 contacts




RJ12 - 6 contacts



RJ45 - 8 contacts

Colours	
Terminal	Conductor
L1	Brown
L2	White
TS	Green
T	Blue
TX	Red
2	Yellow



L1 - Line L2 - TV






Technical Information






INDEX OF PROTECTION (IP)

Protection of enclosures of electrical equipment in accordance with Standard UNE 20324: 1993 (CEI 529)




1 st figure: protection against solid bodies		2 nd figure: protection against solid liquids	Additional letter (*) (optional)	Supplementary letter (optional)
Protection against solid bodies	Protection against access of body parts	Protection of the merchandise	Definitions of protection against access of body parts	Complementary information for the protection of the installations (specific regulation to the product)
0 No protection	No protection	0 No protection		
1 Protected against solid bodies larger than 50mm (eg.: accident contact with the hand)	Protected against access with the back of the hand	1 Protected against vertically - falling drops of water (condensation)	A Protected against access with the back of hand	H
2 Protected against solid bodies larger than 12,5mm (eg.: finger)	Protected against access with a finger	2 Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical	B Protected against access with a finger	M Test against the damages caused due to water inlet when the installations is working
3 Protected against solid bodies larger than 2,5mm (eg.: tools, wires)	Protected against access with a tool	3 Protected against drops of water falling at up to 60° from the vertical	C Protected against access with a tool	S Test against the damages due to the immersion in water when the installation is off
4 Protected against solid bodies larger than 1mm (eg.: fine tools and small wires)		4 Protected against projections of water from all directions	D Protected against the access with a wire	W Apt for the use is special atmospheric conditions
5 Protected against dust (no harmful deposit)	Protected against the access with a thread	5 Protected against jets of water from all directions	* Only use if: - The mentioned protection against the access of dangerous parts is higher than that indicated in the first figure - The first number of the mentioned protection regarding dangerous access can be changed by an X	
6 Completely protected against dust		6 Protected against jets of water of similar force of heavy seas		
		7 Protected against the effects of immersion		
		8 Protected against prolonged effects of immersion under pressure		

PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES

Code IK	
00	Ninguna protección
01	 0,15 Julios
02	 0,2 Julios
03	 0,35 Julios
04	 0,5 Julios
05	 0,7 Julios

Code IK	Impact energy in Joules
06	 1 Julios
07	 2 Julios
08	 5 Julios
09	 10 Julios
10	 20 Julios

TEST RELATED TO FIRE RISKS

			
TYPE OF TEST	UL	GLOW-WIRE TEST	“NEEDLE” FLAME TEST
Corresponding norm	UL 94	UNE-EN 60695-2-10	UNE-EN 60695-2-2
Test objective	To classify the different material behaviours after contact with a flame from a Bunsen burner	Simulates thermal effects produced by abnormal heat sources of fire during short periods, therefore simulating risk of fire	Simulates the effect of small flames which could be caused by damage in the interior of products, with the objective of establishing the risk of fire
Test results	<ul style="list-style-type: none"> - VO if the sample burns for less than 5 seconds before self-queenching - V1 if the sample burns for less than 25 seconds - V2 if the sample burns for less than 25 seconds but drips - HB if the sample burns for more than 25 seconds 	<p>Any flame should extinguish within a 30 second period from the removal of the glow-wire at the corresponding temperature</p> <p>TEST TEMPERATURES</p> <ul style="list-style-type: none"> - 650 °C - 750 °C - 850 °C - 960 °C <p>Any drips must not light paper</p>	<ul style="list-style-type: none"> - the sample does not catch fire - the flame and glowing particles must not cause fire - the duration of combustion is less than 30 seconds after removal of the Bunsen burner
Test Conditions	Flame from a Bunsen burner	4 mm Ø glow-wire	Flame from a Bunsen burner
	Test duration	Apply flame for 10 seconds, twice consecutively	Glow-wire applied for 30 seconds
	Character. elements	Duration of combustion	Time for flame to extinguish
			Flame applied for time (Ta) 5, 10, 20, 30, 60, 120 seconds depending on applied norm
			Degree of severity: Time that the flame is applied (Ta)

NOTES

- 1 **Electric shock** a reflex response to the passage of electric current through the body due to the contact with such with any source of voltage.
- 2 **Non detachable** is an accessory which can't be opened with the hands nor by using a tool such as a screwdriver.
- 3 Plugs of **reference 118 and 6118** (for Class II" appliances) **have the following note engraved** in the interior. "Solo utilizar para reposición en aparatos que dispongan de esta marca " wh☐ means "may only be used for replacement of goods marked with this symbol ". ☐
- 4 All our **products comply with The RoHS Directive 2011/65/EU**, Restriction of use of certain Hazardous Substances.

Arelos informative table

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals	Fume	White
Flush distribution boxes						
8692	X					X
8692PF	X				X	
8694	X					X
8694PF	X					X
R8694PF		X				X
8208	X					X
8208PF	X				X	
R8208PF		X			X	
5108	X					X
5108PF	X					X
5108R2	X			X		X
R5108		X				X
R5108R1		X	X			
R5108PF		X			X	
R5108PFR1		X	X		X	
R5108PFR2		X		X	X	
8688	X					X
8688R2	X			X		X
8688PF	X				X	
R8688R1		X	X			X
R8688R2		X		X		X
R8688PF		X			X	
R8688PFR1		X	X		X	
R8688PFR2		X		X	X	
5012	X					X
5012PF	X				X	
R5012R1		X	X			X
R5012R2		X		X		X
R5012PFR1		X	X		X	
R5012PFR2		X		X	X	
8685	X					X
8685R1	X		X			X
8685R2	X			X		X
8685PF	X				X	
R8685R1		X	X			X
R8685R2		X		X		X
R8685PF		X			X	
R8685PFR1		X	X		X	
R8685PFR2		X		X	X	
8690	X					X
8690PF	X				X	
8690PFR1	X		X		X	
5250	X					X
5250GR1	X		X			X
5250PF	X				X	
5250R1	X		X			X
5250R2	X			X		X
8206	X					X
8206PF	X				X	

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals	Fume	White
Flush distribution boxes						
5260	X					X
5260PF	X				X	
5260PFGR1	X		X		X	
5260PFR1	X		X		X	
5260R1	X		X			X
5260R2	X			X		X
5270	X					X
5270PF	X				X	
5270GR1	X		X			X
5270PFGR1	X		X			X
5270PFR1	X		X		X	
5270R1	X		X			X
Flush distribution boxes with extractable frame						
5260R1	X		X			X
5260R2	X			X		X
5270	X					X
5270PF	X				X	
5270GR1	X		X			X
5270PFGR1	X		X			X
5270PFR1	X		X		X	
5270R1	X		X			X

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals	Fume	White
Surface distribution boxes						
8692S	X					X
8692SPF	X				X	
8684	X					X
8684PF	X				X	
8684PFR1	X		X		X	
8684R1	X		X			X
R8684		X				X
R8684PF		X			X	
8209	X					X
8209PF	X				X	
5109	X					X
5109PF	X				X	
5109R2	X			X		X
R5109		X				X
R5109R1		X	X			X
R5109PF		X			X	
R5109PFR1		X	X		X	
R5109PFR2		X		X	X	
8703	X					X
8703PF	X				X	
R8703		X				X
R8703R1		X	X			X
R8703R2		X		X		X
R8703PF		X			X	
R8703PFR1		X	X		X	
R8703PFR2		X		X	X	
5021	X					X
5021PF	X				X	
R5021		X				X
R5021R1		X	X			X
R5021PF		X			X	
R5021PFR1		X	X		X	
R5021PFR2		X		X	X	
8704	X					X
8704R1	X		X			X
8704PF	X				X	
8704PFR1	X		X		X	
R8704		X				X
R8704R1		X	X			X
R8704R2		X		X		X
R8704PF		X			X	
R8704PFR1		X	X		X	
R8704PFR2		X		X	X	
5281	X					X
5281PF	X				X	
5281PFR1	X		X		X	
5281R1	X		X			X
5281R2	X			X		X

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals	Fume	White
Surface distribution boxes						
8216	X					X
8216PFR1	X		X		X	
8216PF	X				X	
8216R1	X		X			X
5261	X					X
5261PF	X				X	
5261PFR1	X		X		X	
5261R1	X		X			X
5261R2	X			X		X
5271	X					X
5271LR1/FLJ	X		X			X
5271PF	X				X	
5271PFR1	X		X		X	
5271R1	X		X			X

Indubox informative table

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals
R1303		x		
1304	X			
R1304		X		
R1304R1		X	X	
R1304R2		X		X
1306B	X			
R1306B		X		
R1306BR1		X	X	
1308B	X			
R1308B		X		
R1308BR1		X	X	
R1308BR2		X		X
1308A	X			
R1308A		X		
R1308AR1		X	X	
1311A	X			
R1311AR1		X	X	
1312	X			
R1312		X		
R1312R1		X	X	
R1312R2		X		X
1322P	X			
R1322P		X		
R1322PR1		X	X	
R1322PR2		X		X
1336P	X			
R1336PR1		X	X	
1348P	X			
R1348PR1		X	X	
R1348P		X		

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals
1308	X			
1308P	X			
R1308P		X		
1308V1	X			
1308PV1	X			
1308V3	X			
1308PV3	X			
1311	X			
1311P	X			
R1311PR1		X	X	
1311V2	X			
1311PV2	X			
1311V4	X			
1311PV4	X			
1316	X			
1316P	X			
R1316P		X		
R1316PR1		X	X	
1316V3	X			
1316PV3	X			
1316V6	X			
1316PV6	X			
1332	X			
1332P	X			
R1332P		X		
1332V3	X			
1332PV3	X			
1332V6	X			
1332PV6	X			

Dry Wall claws



BOLCOR5504/4



BOLCOR5260/4



BOLCOR5506/4



G-MP28/4

Ref.	Description
5108HGW	Distribution boxes
5012HGW	
5250HGW	
5270HGW	
5504/2HGW	IT box

Ref.	Description
5260HGW	Distribution boxes

Ref.	Description
5506HGW	Junction boxes
5507HGW	

Ref.	Description
8690HGW	Distribution boxes
MP14HGW	Distribution boxes
MP28HGW	
MP42HGW	
MP56HGW	

Reference Index

Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.
9	141	161QC	247	575	137	715TP	112
13	142	177	150	604	106	716	106
14	142	178	150	604C	108	716N	110
15	142	180N	14	612 /2	264	716TP	112
16F	227	180PE	14	612 /4	264	717	107
17	227	186	232	612 /6	264	717G	114
17F	227	212N	271	612/10	264	717N	110
20G	142	212TT	271	612/15	264	717TP	112
20T	142	214	135	614	135	725	140
23G	142	214TA	142	615	106	731	246
23T	142	215TA	142	615C	108	731N	246
24CH/6	141	216TA	142	616	106	733	141
24G	142	220	135	620	135	777B	250
24T	142	220TA	142	621B	32	777SS	250
25G	142	223	135	623	135	801	251
25T	142	223TA	142	624	136	802	251
27F	247	224	136	625	140	804	251
40B	252	224TA	142	625TA	143	815	108
40N	252	262	134	635	134	815-1	117
57	227	262TA	142	665	106	815-2	116
57F	227	263	135	670B	32	815I2P16	117
61G	142	263TA	142	678A	249	815N	111
61T	142	277	137	678B	249	816	108
62G	142	277TA	142	678D	249	816-5	116
62T	142	314	135	678E	249	816N	111
63G	142	320	135	678F	249	816PR1P160	117
63T	142	323	135	678G	249	816PR1P160TP	117
64G	142	324	136	678R	249	817	108
64T	142	324GW	156	686	107	817-42P	116
70	240	361	134	686A	107	817-9	116
77	150	362	134	686AG	114	817G	114
78	150	363	135	686ATP	112	817N	111
88U	233	414	138	686G	114	818A	52
91	141	414S	139	686N	110	818B	52
92	141	414TA	142	686TP	112	820	52
93	141	479A	248	689B	32	820P	52
99	230	479B	248	694B	33	821	52
99B	230	479J	248	696B	32	821P	52
99R	230	479K	248	703B	33	822	52
100	26	513	138	704B	33	822P	52
100B	26	514	138	706C	2	825	140
105N	14	515	138	706CB	228	831	246
105PE	14	515S	139	706T	226	831N	246
108P	270	517	230	707C	226	853	248
112P	270	525	134	707CB	229	853C	248
113N	14	527	140	707CBF	229	854	248
113PE	14	527TA	142	707CF	226	854C	248
113PE/N	14	561	134	707T	226	860IL	232
128N	14	562	134	715	106	886	108
128PE	14	563	135	715N	110	886-6	116

Reference Index

Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	Pg.
886-15	116	1336	49	5270	21	5530GWD	157
886G	114	1348	49	5270HGW	160	5540	137
886N	111	1428	228	5270PF	21	5540TA	142
886A	110	1662	139	5270PFHGW	160	5540GW	157
886AG	114	1664	139	5271	23	5550	137
886ATP	113	1762	139	5271PF	23	5560/2BL	38
886ATPG	115	3303	186	5281	22	5560MET	38
886ATPI4P63	117	3303IL	186	5281PF	22	5560MET/2	39
895	74	3313	186	5314	156	5560MET/2B	39
895B	74	3320	186	5314GW	156	5560MET/B	39
896	74	3320IL	186	5324	156	5562	156
896B	74	3360	186	5362	156	5562GW	157
897	74	3360F	186	5362GW	156	5563	157
897B	74	3363	187	5363	157	5563GW	157
898	74	3363F	187	5363GW	156	5586F-OB	227
898B	74	3366	187	5501	136	5586OB	227
899	74	3366F	187	5501TA	142	5586OB/1	227
899B	74	3366V	187	5502	136	5586OB/1F	227
986	232	3366FV	187	5502TA	142	5625	158
1005515E-ICT	42	454515E-ICT	42	5503	136	5625GW	158
1005515S-ICT	42	454515S-ICT	42	5503TA	142	5625E	159
1300L	57	5510015S-ICT	42	5504	136	5625TA	143
1300LTRI	57	507015S-ICT	42	5504-IT	40	5706C	226
1300MN	57	5001	230	5504L-IT	40	5707C	226
1300TRI	57	5012	20	5504HH-IT	40	5725	158
1303	48	5012HGW	160	5504HHL-IT	40	5725GW	158
1304	48	5012PF	20	5504/2	38	5725E	159
1306B	48	5012PFHGW	160	5504/2B	38	5725EG	159
1308A	48	5019	229	5504/2BL	38	5825	158
1308B	48	5019A	229	5504/2L	38	5825GW	158
1308	50	5019AN	229	5504/2HGW	38	5825E	159
1308V1	50	5019N	229	5505	142	5825EG	159
1308V3	50	5021	22	5505REJ	43	5925	159
1311A	48	5021PF	22	5506	136	5925GW	159
1311P-I14	53	5108	20	5506HGW	157	6009	232
1311P-CPI16	53	5108HGW	160	5507	136	6010	232
1311	50	5108PF	20	5507HGW	157	6109	247
1311V2	50	5108PFHGW	160	5508	139	6109A	247
1311V4	50	5109	22	5508-IT	40	6109B	247
1312	48	5109PF	22	5508L-IT	40	6118	228
1312P-I15	54	5113	233	5508/2B	38	6118N	228
1316	51	5216B	33	5508/2BL	38	6428	228
1316V3	51	5250	21	5514GW	157	6428N	228
1316V6	51	5250HGW	160	5515GW	157	6510	250
1316P-CPI97	53	5250PF	21	5516GW	157	6510N	250
1322	48	5250PFHGW	160	5520	136	6511	250
1322P-VH2	54	5260	21	5520TA	142	6511N	250
1332	51	5260PF	21	5530	137	6514	138
1332V3	51	5261	23	5530TA	142	6515	138
1332V6	51	5261PF	23	5530GW	157	6516	138

Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.
6541	252	7321USB	238	8013P	220	8054IL	202
6541C	252	7412/1	238	8013IL	202	8055	203
6541P	252	7413/2	238	8013FIL	217	8055IL	203
6541PE	252	7422/3	238	8013PIL	220	8056	203
6566	228	7423/2	238	8013USB	203	8056IL	203
6566N	228	74240F	239	8014	202	8104	204
6566A	228	7425F/1TG	239	8014F	217	8105IL	204
6566AN	228	7425/2	238	8014P	220	8106	204
6584CLB	246	7425/1T	239	18014IL	202	8114	204
6584CLN	246	7427/1T	239	8014FIL	217	8116	204
6584CRB	246	7427/2	238	8014PIL	220	8124	204
6584CRN	246	7429	238	8015	203	8206	21
6584CTB	246	74340F/1TG	239	8015F	217	8206PF	21
6584CTN	246	7435F/1TG	239	8015P	220	8208	20
6618	247	7627	229	8015PIL	220	8208PF	20
6618N	247	7627N	229	8015PILSG	221	8209	22
6625	140	8002	200	8015PILUSBAC	221	8209PF	22
6635	134	8002IL	200	8015IL	203	8216	23
6635TCP	143	8002P	218	8015FIL	217	8216PF	23
6635TCT	143	8002PIL	218	8016	203	8672/1	231
6705	231	8003	200	8016F	217	8673/1	231
6710	231	8003F	216	8016P	221	8675/1	231
6710/25	231	8003P	218	8016PIL	221	8684	22
6762/1	231	8003IL	200	8016PILSG	221	8684PF	22
6763/1	231	8003FIL	216	8016IL	203	8685	20
6764/1	231	8003PIL	218	8016FIL	217	8685PF	20
6765/1	231	8004	200	8022	202	8688	20
6815	113	8004F	216	8022IL	202	8688PF	20
6816	113	8004IL	200	8023	202	8690	20
6817	113	8004FIL	216	8023IL	202	8690PF	20
6817G	114	8004P	218	8024	202	8690HGW	160
6829CLB	246	8004PIL	218	8024IL	202	8690PFHGW	160
6829CLN	246	8005	201	8025	203	8692	20
6829CRB	246	8005F	216	8025IL	203	8692PF	20
6829CRN	246	8005IL	201	8026	203	8692S	22
6829CTB	246	8005FIL	216	8026IL	203	8692SPF	22
6829CTN	246	8005P	218	8032	202	8694	20
6886	113	8005PIL	218	8032IL	202	8694PF	20
6886G	115	8006	201	8033	202	8703	22
6887	74	8006F	216	8033IL	202	8703PF	22
6888	75	8006IL	201	8034	202	8704	22
7000/1	231	8006FIL	216	8034IL	202	8704PF	22
7000/1,5	231	8006P	219	8035	203	15097	233
7000/2	231	8006PIL	219	8035IL	203	15098	233
7000/3	231	8012	202	8036	203	71251A	240
7000/5	231	8012IL	202	8036IL	203	71344	241
705015E-ICT	42	8012P	220	8052IL	202	72353	241
7157	161	8012PIL	220	8053	202	73344	241
7211/1	238	8013	202	8053IL	202	73344F	241
TB7427/3	240	8013F	217	8054	202	73362	241

Reference Index

Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.
73362F	241	903433AB	65	931131FB	66	9161020	192
75544	241	903444AB	65	931431B	66	9161212	192
75553	241	903454AB	65	932131B	68	9161616	192
75562	241	903435AB	65	932142B	68	9161625	192
100665	106	903435APB	65	932152B	68	9162525	192
100887	110	903446AB	65	932133B	68	9162540	192
100887G	115	903446APB	65	932144B	68	9280525	282
100887N	111	903456AB	65	932154B	68	9280630	282
100887TP	113	903456APB	65	932454B	68	9280638	282
100887TPG	115	903437AB	65	932435B	68	9280638G	282
100888	107	903437APB	65	932435PB	68	9280834	282
100888TP	112	903448AB	65	932446B	68	9280834G	282
100888G	115	903448APB	65	932446PB	68	9280840	282
902131AB	64	903458APB	65	932456B	68	9281050	282
902142AB	64	903458AB	65	932456PB	68	9281260	282
902152AB	64	934131B	66	932437B	68	AD14-10	251
902133AB	64	934142B	66	932437PB	68	AD27-10	251
902144AB	64	934152B	66	932448B	68	AD27-14	251
902154AB	64	934133B	66	932448PB	68	AD40-27	251
902431AB	64	934144B	66	932458B	68	AE712	193
902442AB	64	934154B	66	932458PB	68	AE1016	193
902452AB	64	931121AB	66	935131B	68	AE1020	193
902433AB	64	931142AB	66	935142B	68	AE1212	193
902444AB	64	931152AB	66	935152B	68	AE1616	193
902454AB	64	931123AB	66	935133B	68	AE1625	193
902435AB	64	931144AB	66	935144B	68	AE2525	193
902435APB	64	931154AB	66	935154B	68	AE2540	193
902446AB	64	931125AB	66	935446B	68	AE4040	193
902446APB	64	931146AB	66	935456B	68	AE4070	193
902456AB	64	931156AB	66	935448B	68	AE6060	193
902456APB	64	931421AB	67	935458B	68	AE60100	193
902437AB	64	931442AB	67	9000425	282	AE16/230	262
902437APB	64	931452AB	67	9000535	282	AI712	193
902448AB	64	931423AB	67	9000640	282	AI1016	193
902448APB	64	931444AB	67	9150712	192	AI1020	193
902458AB	64	931454AB	67	9151016	192	AI1212	193
902458APB	64	931435AB	67	9151020	192	AI1616	193
936142AB	64	931435APB	67	9151212	192	AI1625	193
936152AB	64	931446AB	67	9151616	192	AI2525	193
936144AB	64	931446APB	67	9151625	192	AI2540	193
936154AB	64	931456AB	67	9152525	192	AI4040	193
903131AB	65	931456APB	67	9152540	192	AI4070	193
903142AB	65	931437AB	67	9154070B	192	AI6060	193
903152AB	65	931437APB	67	9154070T	192	AI60100	193
903133AB	65	931448AB	67	9156060B	192	AP712	193
903144AB	65	931448APB	67	9156060T	192	AP1016	193
903154AB	65	931458AB	67	91560100T	192	AP1020	193
903431AB	65	931458APB	67	91560100B	192	AP1212	193
903442AB	65	931156APB	66	9160712	192	AP1616	193
903452AB	65	931131B	66	9161016	192	AP1625	193

Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.
AP2525	193	BR76450N	280	CBRA2P4030A	251	CTR25/50	274
AP2540	193	BR76500	280	CDN-10	272	CTR60/50	274
AP4040	193	BR76500N	280	CDN-25	272	CTR100/50	274
AP4070	193	BR9450N	280	CDN-50	272	CTR160/50	274
AP6060	193	CBM110	258	CE-3PV	129	DT712	193
AP60100	193	CBM116	258	CDM-200	95	DT1016	193
AR25256	143	CBM120	258	CDM-250	95	DT1020	193
AV1	233	CBM125	258	CDM-300	95	DT1212	193
BOC-16	271	CBM132	258	CE-3P4T	129	DT1616	193
BOC-25	271	CBM140	258	CER-1300L2	43	DT1625	193
BOC-35	271	CBM150	258	CER-MP28	14	DT2525	193
BOLTBR-1	273	CBM163	258	CHX1	94	DT2540	193
BOLTBR-2	273	CBM1N10	258	CHX2	94	DT4040	193
BK-L	139	CBM1N16	258	CHX3	94	DT4070	193
BK-L3P	139	CBM1N20	258	CHX4	94	DT6060	193
BK-3P	128	CBM1N25	258	CINTA-N20	283	DT60100	193
BK-3PT	128	CBM1N32	258	CINTA-B20	283	DVX1	95
BK-6P	128	CBM1N40	258	CINTA-VUL	283	DVX2	95
BR5625GW	161	CBM1N50	258	CHX5	94	ERP-100U	169
BR25100	280	CBM1N63	258	CLC5	271	ERP01T	171
BR25100N	280	CBM210	259	CLC16	271	ERP01TU	167
BR25200	280	CBM216	259	CLC32	271	ERP1Z	171
BR25200N	280	CBM220	259	CLE4-5	271	ERP1ZU	167
BR25260	280	CBM225	259	CLE24	271	ERP02U	166
BR25260N	280	CBM232	259	CLE34	271	ERP02QC	170
BR36140	280	CBM240	259	CLE54	271	ERP02AQC	170
BR36140N	280	CBM250	259	CLG15AZ	271	ERP02NGQC	170
BR36200	280	CBM263	259	CM2A25	263	ERP02ILU	166
BR36200N	280	CBM310	259	CM2A40	263	ERP02ILQC	170
BR36300	280	CBM316	259	CM2A63	263	ERP02ILAQC	170
BR36300N	280	CBM320	259	CM4A25	263	ERP02ILNGQC	170
BR36370	280	CBM325	259	CM4A40	263	ERP2USB	172
BR36370N	280	CBM332	259	CM4A63	263	ERP2USBU	168
BR48200	280	CBM340	259	CO-M20	120	ERP03U	166
BR48200G	281	CBM350	259	CO-M25/A	120	ERP03QC	170
BR48200N	280	CBM363	259	CO-M32/A	120	ERP03AQC	170
BR48250	280	CBM410	259	CO-M40/A	120	ERP03NGQC	170
BR48250M	281	CBM416	259	CO-M50/A	120	ERP04ILU	166
BR48250N	280	CBM420	259	CONT30R	262	ERP04ILQC	170
BR48250V	281	CBM425	259	COR68TH	161	ERP04ILAQC	170
BR48300	280	CBM432	259	CP-9	141	ERP04ILNGQC	170
BR48300G	281	CBM440	259	CR4025	195	ERP09U	166
BR48300N	280	CBM450	259	CR4040	195	ERP09QC	170
BR48360	280	CBM463	259	CR6040	195	ERP09AQC	170
BR48360N	280	CBMM1N10	258	CSG5	195	ERP09NGQC	170
BR76150	280	CBMM1N16	258	CSG6	195	ERP12U	166
BR76150N	280	CBMM1N20	258	CSG9	195	ERP12QC	170
BR76365	280	CBMM1N25	258	CTM1	228	ERP12AQC	170
BR76365N	280	CBMM1N32	258	CTM1N	228	ERP12NGQC	170
BR76450	280	CBMM1N40	258	CTR15/50	274	ERP20U	166


Reference Index

Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.
ERP20QC	170	ERP60/2NGU	168	FC280	264	IR3A050E9	118
ERP20AQC	170	ERP62U	174	FCDO235	264	IR3A063E9	118
ERP20NGQC	170	ERP62NU	174	FCDO250	264	IR3A080E9	118
ERP21	171	ERP62AU	174	FCDO263	264	IR3A120E9	118
ERP21U	167	ERP62NGU	174	FV1250/3S	53	IR4A016E9	118
ERP22U	166	ERP63U	174	FV600/2S	53	IR4A020E9	118
ERP22QC	170	ERP63NU	174	FV111016	53	IR4A025E9	118
ERP22AQC	170	ERP63AU	174	FV211016-63	53	IR4A032E9	118
ERP22NGQC	170	ERP63NGU	174	FV221016	53	IR4A040E9	118
ERP31LED	171	ERP71U	174	FV311016-63	53	IR4A050E9	118
ERP31LEDU	167	ERP71NU	174	FV331016	53	IR4A063E9	118
ERP31LEDA	171	ERP71AU	174	FV411016-63	53	IR4A080E9	118
ERP31LEDNG	171	ERP71NGU	174	FV441016	53	IR4A120E9	118
ERP40	171	ERP72U	174	FV511016-125	53	IR2A016S6	118
ERP40U	167	ERP72NU	174	FV511016-63	53	IR2A020S6	118
ERP40A	171	ERP72AU	174	FV551016	53	IR2A025S6	118
ERP40NG	171	ERP72NGU	174	FV611016-125	53	IR2A032S6	118
ERP46	172	ERP73U	174	FV661016	53	IR2A040S6	118
ERP46U	169	ERP73NU	174	FIXP	94	IR3A016S6	118
ERP47	172	ERP73AU	174	FIXM	94	IR3A020S6	118
ERP47U	169	ERP73NGU	174	G-MP28/4	161	IR3A025S6	118
ERP47A	172	ERP74U	174	GM4	261	IR3A032S6	118
ERP47NG	172	ERP74NU	174	GM6.3	261	IR3A040S6	118
ERP47TLV	175	ERP74AU	174	GRAPA-1	283	IR3A050S6	118
ERP47TLVU	175	ERP74NGU	174	GRAPA-4	283	IR3A063S6	118
ERP47TLVA	175	ERP75	171	GRAPA-6	283	IR3A080S6	118
ERP47TLVNG	175	ERP75U	167	GRAPA-6/25	283	IR3A120S6	119
ERP48	173	ERP75A	171	GRAPA-7	283	IR4A016S6	119
ERP48U	169	ERP75NG	171	GRAPA-8	283	IR4A020S6	119
ERP48TLV	175	ERP84	173	GRAPA-9	283	IR4A025S6	119
ERP48TLVU	175	ERP84U	169	GRAPA-10	283	IR4A032S6	119
ERP60	172	ERP84A	173	GRAPA-12	283	IR4A040S6	119
ERP60U	168	ERP84NG	173	GRAPA-16	283	IR4A050S6	119
ERP60F	172	ERP88	173	GRAPA-16/25	283	IR4A063S6	119
ERP60FU	168	ERP88A	173	GRAPA-20	283	IR4A080S6	119
ERP60A	172	ERP88NG	173	GRAPA-20/25	283	IR4A120S6	119
ERP60NG	172	ERP88/1	175	GRAPA-25	283	IR2B016S6	119
ERP60FA	172	ERP88/1U	175	GRAPA-25/25	283	IR2B020S6	119
ERP60FNG	172	ERP88/2	173	IDBR25100	281	IR2B025S6	119
ERP60USB	172	ERP88U	169	INT5/3A2	263	IR2B032S6	119
ERP60USB-U	168	ERP88/2U	169	IR2A016E9	118	IR2B040S6	119
ERP60FUSB	172	ERP90	171	IR2A020E9	118	IR3B016S6	119
ERP60FUSBU	168	ERP90U	167	IR2A025E9	118	IR3B020S6	119
ERP60USBA	172	ERP90CR3	171	IR2A032E9	118	IR3B025S6	119
ERP60USBNG	172	ERP90CR3U	167	IR2A040E9	118	IR3B032S6	119
ERP60USBC	172	ERP-CP100U	169	IR3A016E9	118	IR3B040S6	119
ERP60USBCU	168	ET12	263	IR3A020E9	118	IR3B050S6	119
ERP60/2U	168	FC010	264	IR3A025E9	118	IR3B063S6	119
ERP60/2NU	168	FC140	264	IR3A032E9	118	IR3B080S6	119
ERP60/2AU	168	FC263	264	IR3A040E9	118	IR3B120S6	119

Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.
IR4B016S6	119	M6E198-1	81	MP42-IT	40	PX253016TP	94
IR4B020S6	119	M3S72-1	82	MP42HGW-IT	13	PX304020	94
IR4B025S6	119	M4S96-1	82	MP4545-ICT	43	PX304020TP	94
IR4B032S6	119	M4S132-1	82	MP7050-ICT	43	PX405020	94
IR4B040S6	119	M5S120-1	82	MR1300X	56	PX405020TP	94
IR4B050S6	119	M5S165-1	82	MR1316	56	PX506025	94
IR4B063S6	119	M6S144-1	82	MR1332	56	PX506025TP	94
IR4B080S6	119	M6S198-1	83	MR1360	56	PX608030	94
IR4B120S6	119	MB203013UV	88	MR1363	56	PX608030TP	94
KIT712	193	MB253515UV	88	MUR02U	180	PX8510035	94
KIT1016	193	MB304017UV	88	MUR02ILU	180	PL-MP28	14
KIT1020	193	MB304022UV	88	MUR02/2U	181	PLD22	263
KIT1212	193	MB355019UV	88	MUR03/2U	181	PLD22V	263
KIT1616	193	MB405018UV	88	MUR03U	180	PMX253016	95
KIT1625	193	MB405024UV	88	MUR04U	180	PMX304020	95
KIT2540	193	MB406020UV	88	MUR07U	180	PMX405020	95
KIT1300UN32	55	MB506022UV	88	MUR09U	180	PMX506025	95
KIT1300SOP	55	MB507025UV	88	MUR12U	180	PMX608030	95
KIT1300UN40	55	MB608026UV	88	MUR22U	180	PM817	121
KIT1300ASA	55	MB203013TPUV	88	MUR36U	181	PM820	121
KIT-DIN35	205	MB253515TPUV	88	MUR60U	180	PM821	121
KIT-ERP-ROOM	168	MB304017TPUV	88	MUR60FU	180	PM886	121
KIT-MRP14	143	MB304022TPUV	88	MUR62U	181	PM887	121
KIT-MRP28	143	MB355019TPUV	88	MUR63U	181	PPX253016	95
KIT-MRP42	143	MB405018TPUV	88	MUR64U	181	PPX304020	95
KIT-MRP56	143	MB405024TPUV	88	MUR66U	181	PPX405020	95
KIT-PL12G	120	MB406020TPUV	88	MUR84U	181	PPX506025	95
KIT-PL16G	120	MB506022TPUV	88	MUR88U	181	PPX608030	95
KIT-PL20G	120	MB507025TPUV	88	MUR94U	181	PROT-1	230
KIT-PL25G	120	MB608026TPUV	88	MUR96U	181	PROT-6625	143
KIT-PL32G	120	MB-CH253515	89	NUM2	282	PULSA5R	263
KIT-PL40G	120	MB-CH304017	89	NUM3	282	PULSA5V	263
KIT-SOMR	55	MB-CH355019	89	OB5003	230	QC114PE/N	15
KIT-ST1308	55	MB-CH406020	89	P1P100010	265	QC121N	15
KIT-ST1311	55	MPB1E14	12	P2P100010	265	QC121PE	15
KIT-ST1316	55	MPB1E1NG	12	P2P100016	265	R24	262
LOCK0	94	MPB1E14HGW	161	P2P21610	265	R24R/3	262
LOCK1	94	MPB2E28	12	P3P100010	265	R168D	262
LOCK2	94	MPB2E28NG	12	P4P100010	265	RE2,5/10B	270
LOCK3	94	MPB2E28HGW	161	P4P100016	265	RE2,5/10N	270
LSTP1/9	261	MPB3E42	12	PE12	263	RE4/10B	270
LSTP3/9	261	MPB3E42NG	12	PE12CA	263	RE4/10N	270
LST2	261	MPB3E42HGW	161	PE1300	56	RE6/10B	270
LST4	261	MPB4E56	12	PF1038	264	RE6/10N	270
M3E72-1	80	MPB4E56NG	12	PF1451	264	RE10/10B	270
M4E96-1	80	MPB4E56HGW	161	PF2258	264	RE10/10N	270
M4E132-1	80	MP42/2HGW	160	PGU10	250	RE16/10B	270
M5E120-1	80	MP42/2BHGW	160	PGU56	250	RE16/10N	270
M5E165-1	80	MP42/2	39	PGZ10	250	RE25/10B	270
M6E144-1	80	MP42/2B	39	PX253016	94	RE25/10N	270

Reference Index

Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.	Ref.	P.
RE35/10B	270	TBR-2,5T	273	TF4070	193	V934IL	210
RE35/10N	270	TBR-3,5T	273	TF6060	193	V935IL	210
REV-2,5	270	TBR-6T	273	TF60100	193	V936IL	210
REV-4	270	TBR-8T	273	TH15R/50	275	V953IL	210
REV-6	270	TBR-10T	273	TH15-1R/50	275	V954IL	210
REV-10	270	TCD01A	272	TH25A/50	275	V955IL	210
RCB2P2530	260	TCD01N	272	TH25-1A/50	275	V956IL	210
RCB2P4030	260	TCD02A	272	TH60AM/50	275	V1049	211
RCB2P6330	260	TCD02N	272	TH60AM-2/50	275	V1051	211
RCB4P2530	260	TCD04A	272	TL15R/50	274	V1053	211
RCB4P4030	260	TCD04N	272	TL25A/50	274	V1300	232
RCB4P6330	260	TCD04T	272	TL60AM/50	274	V1302	232
RCB2P25300	260	TCD06A	272	TPP15R/50	275	V1705	252
RCB2P40300	260	TCD06N	272	TPP25A/50	275	Y686	100
RCB2P63300	260	TCD10A	272	TPP60AM/50	275	Y715	100
RCB4P25300	260	TCD10N	272	TPCU-6D5/50	275	Y716	100
RCB4P40300	260	TCD10T	272	TPCU-10D8/50	275	Y815P	100
RCB4P63300	260	TCD16A	272	TPCU-16D10/50	275	Y816P	100
RCBA2P2530	260	TCD16N	272	TPCU-25D10/10	275	Y886P	100
RCBA2P4030	260	TCD16T	272	TPCU-35D12/10	275	Y686N	100
RCBA4P2530	260	TCD35A	272	TPCU-50D12/10	275	Y715N	100
RCBA4P4030	260	TCD35N	272	TPO-715	121	Y716N	100
RCBA4P6330	260	TCD35T	272	TR15R/50	275	Y815NP	100
RCBSI2P2530	260	TE-1508N/50	274	TR15-1R/50	275	Y816NP	100
RCBSI2P4030	260	TE-2508A/50	274	TR25A/50	275	Y886NP	100
ROL-1	240	TE-4009G/50	274	TR25-1A/50	275	ZO-MP14	14
SEC1P160A	120	TE-6012AM/50	274	TR60AM/50	275	ZO-MP28	14
SOM1311	56	TE-1012R/50	274	TR60-1AM/50	275	ZO-MP42	14
SOM1316	56	TE-1612B/50	274	TS35/SZ	55	ZO-MP56	14
SOP915	194	TE-2516N/50	274	TTR1/50	275		
SOP-715Y	101	TE-3516R/50	274	TTR2/50	275		
SOP-716Y	101	TE-5020A/50	274	TTR5/50	275		
SOP-7000	240	TE2-1508N/50	274	UN712	193		
SOT2516	282	TE2-2510A/50	274	UN1016	193		
TA1300B03	14	TE2-4012G/50	274	UN1020	193		
TA1300G	55	TE2-6014AM/50	274	UN1212	193		
TA1300C	56	TE2-10014R/50	274	UN1616	193		
TA1316C	56	TE2-16014A/50	274	UN1625	193		
TA1332C	56	TF15R/50	274	UN2525	193		
TAPA-1P	265	TF25A/50	274	UN2540	193		
TAPA-2P	265	TF60AM/50	274	UN4040	193		
TAPA-3P	265	TF712	193	UN4070	193		
TAPA-4P	265	TF1016	193	UN6060	193		
TBR-1,5	273	TF1020	193	UN60100	193		
TBR-2,5	273	TF1212	193	UN5625GW	161		
TBR-3,5	273	TF1616	193	V913IL	210		
TBR-6	273	TF1625	193	V914IL	210		
TBR-8	273	TF2525	193	V915IL	210		
TBR-10	273	TF2540	193	V916IL	210		
TBR-1,5T	273	TF4040	193	V933IL	210		



Solera

FACTORY & HEAD OFFICE

Polígono Fuente del Jarro,
Calle Villa de Madrid, 53 - 46988 Paterna (Valencia) Spain
Tel. +34 96 132 23 52 / Fax +34 96 132 39 54
export@psolera.com / www.psolera.com
Coordinates: N 39° 31' 06"
W 0° 28' 00"

FACTORY

16300 Cañete (Cuenca) Spain

