

EUROPE SEPTEMBRE 2025

L'OFFRE HAULOTTE



haulotte.fr

Haulotte 
LET'S DARE TOGETHER



SOMMAIRE

POURQUOI CHOISIR HAULOTTE ?	3
------------------------------------	---

ÉQUIPEMENT

LA GAMME HAULOTTE	4
LES INNOVATIONS	6
MYHAULOTTE	10
SHERPAL®	12
GUIDE DE CHOIX	14

LES MACHINES

 Nacelles push-arounds	16
 Mâts verticaux	18
 Nacelles ciseaux	20
 Nacelles articulées	24
 Nacelles télescopiques	30

OPTIONS	32
---------	----

SOLUTIONS DE FINANCEMENTS	35
----------------------------------	----

SUPPORT TECHNIQUE & PIÈCES DE RECHANGE	36
---	----

FORMATION	38
------------------	----

CONTRAT DE SERVICES	39
----------------------------	----

OCCASION & SECOND LIFE	41
-----------------------------------	----

POURQUOI CHOISIR HAULOTTE ?



Optez pour un
**PARTENAIRE
INTERNATIONAL,**
présent dans plus
de 100 pays



Profitez d'une
**SOLUTION
GLOBALE**
comprenant équipements
et services



Faites confiance aux
**MACHINES
LES PLUS SÛRES**
du marché



Optimisez vos
**FRAIS DE
MAINTENANCE**



Bénéficiez de
**PLUS DE
40 ANNÉES
D'EXPERTISE**

Haulotte est le premier constructeur
à s'engager durablement auprès de



Haulotte 
LET'S DARE TOGETHER

4 ENTITÉS COMMERCIALES


Haulotte 
EQUIPMENT




Haulotte 
FINANCIAL SERVICES



Haulotte 
SERVICE



Haulotte 
SECOND LIFE



ÉLÉVATION DE PERSONNES

NACELLES PUSH-AROUNDS



Levage électrique

- > Quick Up 8
- > Quick Up 9
- > Quick Up 11
- > Quick Up 12
- > Quick Up 14

NACELLES CISEAUX



Nacelles ciseaux électriques

- > Optimum 8
- > Compact 8N
- > Compact 10N*
- > Compact 10
- > Compact 12
- > Compact 14*




Nacelles ciseaux électriques tout-terrain

- > HS15 E / E PRO
- > HS18 E / E MAX / E PRO
- > HS21 E / E PRO **NEW**




Nacelles ciseaux tout-terrain

- > Compact 10 DX
- > Compact 12 DX



MÂTS VERTICAUX



Mâts verticaux

- > Star 6
- > Star 6 Picking*
- > Star 6 Crawler
- > Star 8S*



Mâts verticaux avec pendulaire

- > Star 10

*Usage intérieur uniquement

ÉLÉVATION DE PERSONNES

NACELLES ARTICULÉES



Nacelles articulées électriques

- > HA12 CJ / CJ +
- > SIGMA 16 / 16 PRO



Nacelles articulées tout-terrain électriques

- > HA16 E / E PRO
- > HA20 E / E PRO **NEW**



Nacelles articulées tout-terrain

- > HA16 RTJ / RTJ O / RTJ PRO
- > HA20 RTJ / RTJ PRO
- > HA26 RTJ PRO
- > HA32 RTJ PRO
- > HA41 RTJ PRO



NACELLES TÉLESCOPIQUES



Nacelles télescopiques tout-terrain

- > HT16 RTJ PRO
- > HT23 RTJ O / RTJ PRO
- > HT28 RTJ PRO
- > HT43 RTJ PRO





LES INNOVATIONS

HAULOTTE SUR VOTRE MOBILE !

*My*COMPANION 

MyCompanion aide les opérateurs à se familiariser avec la machine ! En scannant simplement le code QR apposé sur chaque machine, les opérateurs accèdent facilement à des informations utiles sur la machine.



HAULOTTE DIAG

Gérez la maintenance quotidienne de votre machine facilement. Le paramétrage et le diagnostic sont directement accessibles sur votre mobile.

LES INNOVATIONS, NOS INDISPENSABLES

Haulotte 
ACTIV' SCREEN



Cette interface intelligente simplifie le travail des opérateurs au quotidien.

Très simple d'utilisation, elle délivre en **temps réel** des informations clés sur le **fonctionnement et l'état de la machine** (opérations de maintenance, paramétrages, diagnostic, etc.).

Disponibilité de ces innovations p. 44



Haulotte 
ACTIV' ENERGY
MANAGEMENT

Ce dispositif optimise le fonctionnement et la durée de vie de vos batteries.

Son chargeur CAN intelligent respecte parfaitement les différents paramètres de charge. Il intègre des cycles de charge spécifiques pour l'entretien des batteries.

Associé au système de remplissage en eau centralisé et automatique*, **les coûts d'entretien ou de remplacement des batteries sont significativement réduits.**

*L'offre de Haulotte Activ'Energy Management peut varier en fonction de la machine.

LES INNOVATIONS, NOS INDISPENSABLES



Haulotte **ACTIV'** SHIELD B A R

Cette barre réduit les risques d'écrasement de l'opérateur.

En situation de danger l'opérateur est projeté contre la barre, la machine s'arrête automatiquement.


Le débattement de sécurité protège l'opérateur. Parfaitement intégrée dans le capot de protection du pupitre haut, elle allie simplicité et robustesse.



Haulotte **STOP** EMISSION SYSTEM


Ce système arrête le moteur de la machine automatiquement après une certaine durée d'inactivité.

Il réduit la durée d'utilisation du moteur et des composants périphériques jusqu'à 20%, aidant ainsi à augmenter la valeur résiduelle de la machine. Sont également réduits : la consommation de carburant, la pollution émise par le moteur et le niveau de bruit.



Haulotte **ACTIV'** LIGHTING SYSTEM

Charger et décharger une machine d'un camion est une procédure délicate, surtout dans des conditions de visibilité limitée, comme au crépuscule ou au lever du soleil. **Parfaitement intégré, notre système permet d'éclairer les pupitres de commandes ainsi que la zone d'évolution de la machine.** L'opérateur peut effectuer les manœuvres de chargement et déchargement en toute sécurité.



Haulotte **DUAL** LOAD

Haulotte **EXTRA** REACH

Haulotte Dual Load et Extra reach améliorent la productivité sur les chantiers en permettant d'augmenter la capacité des paniers.

Le Dual Load augmente la capacité de charge, tandis que le Haulotte Extra Reach offre une capacité supplémentaire et la possibilité de travailler sur des pentes allant jusqu'à 6°, ce qui permet de relever efficacement les différents défis sur les chantiers.

LES INNOVATIONS, NOS INDISPENSABLES

FASTN➤ RÉVOLUTIONNE LA SÉCURITÉ DANS L'UNIVERS DES NACELLES

FASTN permet aux entreprises de construction d'améliorer la sécurité en s'assurant que les opérateurs de nacelles sont bien attachés. FASTN est un système breveté et actif ayant pour but de créer un réflexe d'ancrage chez les opérateurs de nacelles.

- **Maximise l'utilisation du harnais** en créant un réflexe d'ancrage.
- **Collecte des données** pour optimiser la gestion de la sécurité sur les chantiers.
- **Réduit le temps d'intervention** en cas d'accident.



DÉTECTION
D'ANCRAGE



CHUTE OU ÉJECTION
DE L'OPÉRATEUR



CONTOURNEMENT
DU SYSTÈME



OPÉRATEUR INCONSCIENT
OU IMMOBILE




Boîtier de
détection



Boîtier de
contrôle

FASTN PEUT SAUVER DES VIES ET APPORTER DES RÉPONSES
À L'UNE DES PREMIÈRES CAUSES D'ACCIDENTS MORTELS SUR NACELLES



Le système se compose d'un boîtier de contrôle et d'un boîtier de détection installés dans le panier. Le boîtier de contrôle émet des alertes sonores et visuelles. Il enregistre également tous les événements pour fournir des données de sécurité précieuses sur l'utilisation du système. Le boîtier de contrôle permet de s'assurer que l'opérateur est bien ancré à la nacelle.

UN PORTAIL WEB UNIQUE

GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ

Pour vous accompagner dans votre activité, Haulotte a conçu **un portail web qui regroupe l'ensemble de ses services : MyHaulotte.com.**

Que vous soyez opérateur, agent de parc, agent administratif, chef d'atelier, responsable technique ou d'agence de location, le portail MyHaulotte vous assure un **accès simple à toutes les ressources** relatives à vos matériels d'élévation.

SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN

Point d'entrée unique vers tous les services du Groupe, MyHaulotte **fluidifie l'accès à l'information.**

Ce portail **ergonomique et intuitif** vous propose :

- > des services à forte valeur ajoutée ;
- > un suivi personnalisé tout au long de la durée de vie des machines.





MyHaulotte

MyHaulotte.fr

0 1 MyHaulotte

MyHaulotte

ADVANCED SEARCH

By serial number By model History

Serial number

The part can be searched by reference or by description

QUICK ACTIONS

Open a service request

Request a quotation

FLEET DASHBOARD

MACHINES LOCATION

Map Satellite

INDICATORS

MACHINE FLEET

1313

Connected 1308 Not allocated 5

SAFETY CAMPAIGNS

MACHINES WITH FAULT CODES

SERVICE REQUESTS

100 in progress 100

NEXT MAINTENANCE

ENERGY MANAGEMENT

NOUS VOUS AIDONS À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS AU BON MOMENT

La solution télématique **SHERPAL*** permet aux sociétés de location, propriétaires de flotte et responsables service d'accéder à distance à des données détaillées sur leur parc de machines. Elle offre une vue consolidée de l'état de votre flotte, quelle que soit sa taille. Les données collectées sont affichées sur le portail de services MyHaulotte ou intégrées directement dans votre propre système grâce à une API ISO 15143-3 ou standard.

MyHaulotte 



Données
télématiques**

PILOTEZ VOTRE FLOTTE DE N'IMPORTE OÙ, EN TEMPS RÉEL



AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ

- > localisez vos machines instantanément ;
- > diagnostiquez votre parc à distance ;
- > optimisez vos interventions ;
- > maximisez la disponibilité de vos machines.



PROTÉGEZ LES MACHINES ET LES HOMMES

- > surveillez les comportements dangereux ;
- > adoptez les bonnes pratiques « énergie » ;
- > protégez vos machines.



DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS

- > repérez les utilisations hors contrat ;
- > dimensionnez votre flotte ;
- > augmentez la valeur résiduelle de vos machines.



*Contactez votre filiale pour plus d'informations sur la couverture matérielle et géographique.

**La couverture varie en fonction des pays, contactez votre filiale pour plus d'informations.

Qu'il s'agisse de données essentielles ou avancées, Sherpal propose 2 niveaux d'abonnement pour s'adapter à vos objectifs opérationnels.

WATCH



L'offre WATCH se concentre sur la fourniture d'informations essentielles en temps réel.

- ✓ Localisation des équipements (GPS)
- ✓ Suivi de l'activité de la flotte (horamètre)
- ✓ Détail des codes défauts et des alertes (gravité & instructions)
- ✓ Suivi automatisé de la maintenance préventive
- ✓ Données sur les comportements dangereux
- ✓ Création et configuration de rapports personnalisés

PILOT



Avec PILOT, vous bénéficiez d'analyses avancées, d'un suivi énergétique approfondi et d'un contrôle d'accès, vous permettant de prendre des décisions éclairées, d'augmenter votre productivité et d'améliorer votre rentabilité.

- ✓ Fonctionnalités **WATCH+**
- ✓ Recommandations sur l'entretien des batteries, indicateurs de santé et tableau de bord dédié
- ✓ Gestion avancée de l'accès et de l'utilisation des machines (AAM)
- ✓ Détection des lignes électriques et alertes météo
- ✓ Geofencing et Timefencing
- ✓ Accès aux rapports détaillés, ainsi qu'à l'historique des alertes et codes défauts jusqu'à 36 mois



GUIDE DE CHOIX

GUIDE DE CHOIX


TERRAIN PLAT

		 * Jusqu'à 6 m			 ** Jusqu'à 12 m	
	NACELLES PUSH-AROUNDS	MÂTS	MÂTS PICKING	MÂTS VERTICAUX AVEC PENDULAIRE	NACELLES CISEAUX	NACELLES ARTICULÉES
IN Intérieur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OUT Extérieur	-	✓*	-	✓	✓**	✓
Énergie						
Hauteur de travail max	14 m	8 m	6 m	10 m	14 m	16 m
Déport max	-	0.4 m	-	3 m	0.9 m	8.35 m
Automotrice		✓	✓	✓	✓	✓
Voir page	p. 17	p. 19	p. 19	p. 19	p. 21	p. 25



TERRAIN ACCIDENTÉ

			
	NACELLES CISEAUX	NACELLES ARTICULÉES	NACELLES TÉLESCOPIQUES
IN Intérieur	✓	-	-
OUT Extérieur	✓	✓	✓
Énergie			
Hauteur de travail max	21.2 m	12 m	43 m
Déport max	0.9 m	1 m	20.2 m
Automotrice	✓	✓	✓
Voir page	p. 22	p. 23	p. 31



NACELLES PUSH- AROUNDS



Maintenance
& restauration



Manifestation sportive
ou événementielle








NACELLES PUSH-AROUNDS

La gamme Quick-Up de nacelles push-arounds est adaptée à tous les projets en intérieur. Légères, ces nacelles évoluent sur les sols les plus fragiles. Elles sont faciles à transporter manuellement ou peuvent être tractées à l'aide d'une remorque ou d'une camionnette. Leurs pneus non marquants et leurs stabilisateurs en caoutchouc protègent la surface du sol. Leur taille compacte leur permet de passer les portes et les ascenseurs. Nécessitant peu d'entretien, elles ont un excellent rapport qualité/prix.



NACELLES PUSH-AROUNDS

					
	Quick Up 8	Quick Up 9	Quick Up 11	Quick Up 12	Quick Up 14
Hauteur de travail	8.1 m	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m
Capacité maximum	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg
Dimensions plateforme	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
Largeur hors tout	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
Longueur hors tout	1.28 m	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m
Poids (AC)	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg
Poids (DC)	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg

- > ULTRA LÉGÈRES
- > COMPACTITÉ OPTIMALE
- > SOLUTION ÉCONOMIQUE





MÂTS VERTICAUX



- MÂTS VERTICAUX
- MÂTS VERTICAUX **AVEC PENDULAIRE**



Logistique / Distribution /
Industrie



Maintenance
& restauration



Construction second
œuvre



Manifestation sportive
ou événementielle







MÂTS VERTICAUX


Les mâts verticaux Star sont reconnus pour leur grande agilité. Leurs dimensions compactes, leur moteur AC et leur élévation droite les rendent très faciles à conduire dans les espaces les plus étroits, que ce soit en intérieur ou en extérieur sur des surfaces stabilisées. L'extension de la plateforme permet de bénéficier d'un espace additionnel. Les modèles équipés d'un pendulaire permettent de surplomber des obstacles et ont un déport arrière exceptionnel de 0 cm, ce qui les rend très simples à manœuvrer. Pour des travaux de distribution et logistique, le modèle PICKING est équipé d'un plateau à élévation électrique.



MÂTS VERTICAUX



MÂTS VERTICAUX AVEC PENDULAIRE



	Star 6	Star 6 PICKING*	Star 6 CRAWLER	Star 8S*	Star 10
Hauteur de travail	5.8 m	5.8 m	5.8 m	7.95 m	10 m
Déport maximum	0.4 m extension (option)	-	0.4 m extension	0.4 m extension	3 m
Capacité maximum - intérieur	230 kg (2 pers.)	210 kg (1 pers.)	200 kg (2 pers.)	200 kg (1 pers.)	200 kg (2 pers.)
Capacité maximum - extérieur	230 kg (1 pers.)	-	200 kg (1 pers.)	-	200 kg (1 pers.)
Longueur hors tout	1.4 m	1.65 m	1.44 m	1.4 m	2.7 m
Largeur hors tout	0.79 m	0.79 m	0.76 m	0.79 m	1 m
Hauteur repliée	1.75 m	1.75 m	1.72 m	1.98 m	1.99 m
Poids total	835 kg	890 kg	1 175 kg	1 150 kg	2 677 kg

*Usage intérieur uniquement

- > COMPACT
- > AGILE
- > FACILE D'UTILISATION





NACELLES CISEAUX



- NACELLE CISEAUX **ÉLECTRIQUES**
- NACELLE CISEAUX **ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN**
- NACELLE CISEAUX **DIESEL TOUT-TERRAIN**



Construction gros œuvre



Maintenance & restauration



Logistique / Distribution / Industrie



Manifestation sportive ou événementielle



Construction second œuvre



NACELLES CISEAUX

Conçues pour une grande polyvalence, les nacelles ciseaux électriques Optimum et Compact conviennent à un large éventail d'applications sur sols stabilisés. Leurs dimensions réduites permettent un accès facile aux espaces confinés. Ces modèles se distinguent par leur agilité, leurs fonctionnalités intelligentes de maintenance et leur performance énergétique — idéales pour les environnements sensibles et une utilisation intensive au quotidien.





NACELLES CISEAUX ÉLECTRIQUES

						
	MODÈLES ÉTROITS			GRANDS MODÈLES		
	Optimum 8	Compact 8N	Compact 10N*	Compact 10	Compact 12	Compact 14*
Hauteur de travail	7.77 m	8 m	9.8 m	10 m	11.75 m	13.75 m
Capacité maximum - intérieur	230 kg (2 pers.)	350 kg (2 pers.)	250 kg (2 pers.)	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)
Capacité maximum - extérieur	230 kg (1 pers.)	350 kg (1 pers.)	-	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	-
Dimensions plateforme étendue	2.59 x 0.74 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m
Largeur hors tout	0.79 m	0.81 m	0.81 m	1.17 m	1.17 m	1.17 m
Longueur	1.9 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Poids total	1 590 kg	2 120 kg	2 160 kg	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

*Usage intérieur uniquement

- > FACILE D'UTILISATION
- > COMPACT
- > AGILE








NACELLES CISEAUX


Grâce à leurs grandes plateformes, les nacelles ciseaux tout-terrain électriques offrent la capacité de charge la plus élevée de la gamme. Elles peuvent soulever jusqu'à 4 ouvriers pour réaliser les tâches les plus exigeantes. Les extensions de plateforme standard offrent encore plus d'espace de travail et une portée supplémentaire. Avec une élévation verticale, elles sont très simples à utiliser. Leur grande capacité de franchissement permet de travailler sur des terrains difficiles, les stabilisateurs assurant une stabilité maximale. La génération PULSEO vous offre l'avantage d'un travail intérieur sans émissions et silencieux.



NACELLES CISEAUX TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUES

						 NEW	
	HS15 E	HS15 E PRO	HS18 E	HS18 E MAX	HS18 E PRO	HS21 E	HS21 E PRO
Hauteur de travail	15 m		18 m			21.2 m	
Capacité maximum	750 kg (4 pers.)		750 kg (4 pers.)			750 kg (4 pers.)	
Dimensions plateforme étendue	4.9 m	5.9 m	4.9 m	5.9 m	5.9 m	7.51 m	
Largeur hors tout	2.3 m		2.3 m			2.43 m	
Longueur hors tout	4.4 m		4.4 m			4.96 m	
Poids total	7 480 kg		8 048 kg			10 620 kg	10 750 kg
Essieu oscillant	-	✓	-	-	✓	-	-

- > CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE
- > GRANDE PLATEFORME DE TRAVAIL
- > FACILE D'UTILISATION







NACELLES CISEAUX

Cette gamme de nacelles ciseaux compactes est conçue pour offrir polyvalence et performances efficaces dans les applications de construction et de maintenance, en particulier dans les environnements extérieurs et sur des surfaces inégales ou tout-terrain. Chaque modèle dispose d'une garde au sol élevée et de stabilisateurs qui assurent la stabilité sur les terrains accidentés ou en pente. Avec une capacité de charge maximale de 565 kg et pouvant accueillir jusqu'à trois opérateurs, ces nacelles conviennent à un large éventail de tâches exigeantes. Leur conception compacte facilite l'accès et la maniabilité dans les espaces confinés.



NACELLES CISEAUX TOUT-TERRAIN DIESEL



Compact 10 DX

Compact 12 DX

Hauteur de travail

10.28 m

12.06 m

Capacité maximum

565 kg (3 pers.)

450 kg (3 pers.)

Dimensions plateforme étendue

3.7 x 1.45 m

3.7 x 1.45 m

Largeur hors tout

1.78 m

1.78 m

Longueur hors tout

3.18 m

3.18 m

Poids total

3 350 kg

3 965 kg

Essieu oscillant

-

-

- > CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE
- > GRANDE PLATEFORME DE TRAVAIL
- > FACILE D'UTILISATION





NACELLES ARTICULÉES



- NACELLES ÉLECTRIQUES
- NACELLES ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN
- NACELLES DIESEL TOUT-TERRAIN



Construction gros œuvre



Logistique / Distribution / Industrie



Construction second œuvre



Maintenance & restauration



Manifestation sportive ou événementielle



Aménagements espaces verts



NACELLES ARTICULÉES

Très flexibles, les nacelles articulées sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès. Les modèles électriques fonctionnent à l'intérieur comme à l'extérieur sans émissions. De plus, les modèles Pulseo offrent des capacités tout-terrain extraordinaires afin de travailler sur les terrains les plus accidentés.



NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES

				
	HA12 CJ	HA12 CJ+	SIGMA 16	SIGMA 16 PRO
Hauteur de travail	11.68 m	11.68 m	16.1 m	15.7 m
Déport maximum	6.94 m	7.22 m	8.3 m	8 m
Point d'articulation	4.74 m	4.74 m	7.4 m	
Capacité max - intérieur et extérieur	250 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)	
Largeur hors tout	1.2 m	1.2 m	1.75 m	
Poids total	7 065 kg	7 110 kg	6 900 kg	6 950 kg
Rotation continue 360°	-	-	-	-
Essieu oscillant	-	-	-	-
4 roues directrices	-	-	-	-
Jib 3D	-	✓	-	✓

- > ACCÈDE AUX ZONES DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILES
- > SURPLOMBE LES OBSTACLES
- > OPÈRE DANS LES ZONES CONFINÉES





NACELLES ARTICULÉES

Très flexibles, les nacelles articulées sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès. Les modèles électriques fonctionnent à l'intérieur comme à l'extérieur sans émissions. De plus, les modèles Pulseo offrent des capacités tout-terrain extraordinaires afin de travailler sur les terrains les plus accidentés.




NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN



	HA16 E	HA16 E PRO	HA20 E	HA20 E PRO
Hauteur de travail	16 m		20.5 m	
Déport maximum	7.9 m		11.9 m	
Point d'articulation	7.9 m		8.5 m	
Capacité max - intérieur et extérieur	300 kg (2 pers.)		250 kg (2 pers.) - option 350 kg	
Largeur hors tout	2.3 m		2.43 m	
Poids total	7 030 kg	7 120 kg	9 790 kg	9 940 kg
Rotation continue 360°	-	Optional equipment	-	Optional equipment
Essieu oscillant	-	✓	-	✓
4 roues directrices	-	✓	-	✓
Jib 3D	-	-	-	-

- > ACCÈDE AUX ZONES DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILES
- > SURPLOMBE LES OBSTACLES
- > OPÈRE DANS LES ZONES CONFINÉES









NACELLES ARTICULÉES


Très flexibles, les nacelles articulées sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès. Elles peuvent également être utilisées dans des endroits plus confinés que les nacelles télescopiques. Les nacelles articulées diesel opèrent sur les terrains les plus accidentés grâce à leurs capacités tout-terrain exceptionnelles. Avec des mouvements proportionnels et simultanés, elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.



NACELLES ARTICULÉES TOUT-TERRAIN DIESEL

								
	HA16			HA20		HA26 RTJ PRO	HA32 RTJ PRO	HA41 RTJ PRO
	RTJ	RTJ 0	RTJ PRO	RTJ	RTJ PRO			
Hauteur de travail	16 m			20.5 m		26.4 m	31.8 m	41.5 m
Déport maximum	8.3 m			11.9 m		17.5 m	21.6 m	20.1 m
Point d'articulation	7.65 m			8.5 m		9.3 m	11.35 m	17.5 m
Capacité maximum	230 kg (2 pers.)			250 kg (2 pers.) option 350 kg		250 kg (2 pers.) - option 350 kg	250 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)
Largeur hors tout	2.3 m			2.4 m		2.48 m	2.53 m	2.53 m
Poids total	6 095 kg	6 275 kg	6 540 kg	9 180 kg	9 430 kg	15 500 kg	20 100 kg	23 900 kg
Rotation continue 360°	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Essieu oscillant	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4 roues directrices	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓

- > ACCÈDE AUX ZONES DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILES
- > SURPLOMBE LES OBSTACLES
- > OPÈRE DANS LES ZONES CONFINÉES







NACELLES TÉLESCOPIQUES TOUT-TERRAIN



Construction gros œuvre



Construction second œuvre



Aménagements espaces
verts



Maintenance & restauration



Manifestation sportive
ou événementielle




NACELLES TÉLESCOPIQUES

L'architecture télescopique permet une élévation droite et directe, qui rend ces nacelles très simples d'utilisation. De toutes les plateformes, elles ont le déport le plus grand et atteignent les zones de travail les plus élevées. Les nacelles télescopiques opèrent sur les terrains accidentés grâce à leurs capacités tout-terrain exceptionnelles. Avec des mouvements proportionnels et simultanés, elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.



NACELLES TÉLESCOPIQUES DIESEL TOUT-TERRAIN

					
	HT16 RTJ PRO	HT23		HT28 RTJ PRO	HT43 RTJ PRO
		RTJ 0	RTJ PRO		
Hauteur de travail	16.1 m	22.5 m		27.9 m	42.2 m
Déport maximum	13 m	18.3 m		23.85 m	20.2 m
Capacité maximum	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	230 kg (2 pers.) - option 450 kg (3 pers.)		230 kg (2 pers.) - option 350 kg	230 kg (2 pers.) - 450 kg (3 pers.)
Largeur	2.29 m	2.47 m		2.48 m	2.5 m
Poids total	7 930 kg	13 320 kg	13 400 kg	18 100 kg	21 400 kg
Rotation continue 360°	✓	✓	✓	✓	✓
Essieu oscillant	✓	✓	✓	✓	✓
4 roues directrices	✓	-	✓	✓	✓

- > MEILLEUR DÉPORT
- > ACCÈS AUX ZONES LES PLUS ÉLEVÉES
- > FACILE D'UTILISATION





ENVIRONNEMENT

- > Kit pays froid & arctique
- > Kit pays chaud
- > Kit anti-emballement
- > Pneus non marquants
- > Kit environnement hostile



ADAPTEZ VOTRE NACELLE À VOS BESOINS

SÉCURITÉ ET CONFORT

- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Kit grand vent
- > Portillon latéral
- > Disjoncteur différentiel
- > Port USB

KITS MÉTIER

- > Kit vitrier
- > Ligne à air comprimé
- > Porte-tubes
- > Kit magasinier



PRODUCTIVITÉ

- > Double capacité de charge
- > Extension de plateforme
- > Génératrice hydraulique ou convertisseur de courant 3,5 ou 6,5 kW
- > Prise panier
- > Batteries sans entretien







SOLUTIONS À LA CARTE

- SOLUTIONS DE **FINANCEMENTS**
- HAULOTTE **SERVICE**
- HAULOTTE **SECOND LIFE**

SOLUTIONS DE FINANCEMENTS



Haulotte Financial Services
offre un large éventail de
programmes de financement
et de leasing destinés à
répondre aux divers besoins.

**FINANCEMENT ET ÉQUIPEMENT
SONT INDISSOCIABLES DANS LA
RÉUSSITE DE VOTRE ACTIVITÉ.
ALORS LAISSEZ-NOUS GÉRER
CELA POUR VOUS !**

**Visitez notre site internet
pour trouver l'offre
Haulotte Financial Services
qui vous correspond.**

**PLEIN DE BONNES RAISONS
DE CHOISIR HAULOTTE
FINANCIAL SERVICES**



LOCATION **FINANCIÈRE**

CRÉDIT BAIL

LOCATION OPÉRATIONNELLE



LA BONNE INFORMATION AU BON MOMENT

Des centres d'appel
près de chez vous



ouverts pendant
vos heures d'activité



avec des conseillers
expérimentés à votre écoute



qui vous apportent
une assistance technique
dans votre langue.

SUPPORT TECHNIQUE

OBTENEZ UNE ASSISTANCE PERSONNALISÉE



Besoin d'aide ? Haulotte met à votre disposition de nombreux outils et ressources pour un dépannage rapide.

DES OUTILS DE DIAGNOSTIC PERFORMANTS

- > **Application Haulotte Diag** : effectuez un diagnostic sans fil sur toutes les machines Haulotte équipées d'un boîtier VCI.
- > **Solution télématique SHERPAL** : accédez aux codes défaut des machines et aux actions à mettre en œuvre pour résoudre les dysfonctionnements.

UN ACCÈS À LA DOCUMENTATION 24 H/24, 7 J/7

- > **Portail MyHaulotte** : retrouvez facilement toute la documentation technique relative à l'entretien et la réparation des nacelles et chariots Haulotte. Manuels de maintenance, catalogue de pièces de rechange, schémas hydrauliques et électriques, tutoriels vidéo... Les fichiers sont disponibles dans de nombreuses langues et actualisés régulièrement.
- > **MyCompanion** : outil ergonomique, facile à utiliser et évolutif pour aider les opérateurs à se familiariser avec leur machine.
- > **Bibliothèque ETI LITE** : en scannant le code QR MyCompanion situé sur les machines, vous pouvez fournir aux utilisateurs des informations complètes et précises sur la machine et son environnement.



PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE

AMÉLIOREZ LA DISPONIBILITÉ DE VOS MACHINES

Parce que nous savons à quel point il est important de maintenir votre machine en bon état, nous nous engageons à vous livrer des pièces d'origine certifiées **au bon moment et au bon prix**.

DES PIÈCES D'ORIGINE PREMIUM POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

Seules les pièces de rechange d'origine Haulotte sont conçues pour s'adapter parfaitement à vos machines. Véritables gages de qualité, elles sont **testées pour maximiser la sécurité** des opérateurs et optimiser la valeur résiduelle et la durée de vie des machines.

COMMANDEZ VOS PIÈCES DE RECHANGE EN 1 CLIC

Grâce à MyHaulotte, vous **consultez en temps réel la disponibilité des pièces de rechange**, accédez à la liste complète des composants et aux principaux kits de maintenance, et profitez de nombreuses promotions tout au long de l'année.

En achetant vos pièces de rechange chez Haulotte, vous êtes certains de bénéficier du **meilleur rapport qualité/prix !**

Gestion 24h/24h des commandes en ligne !

MyHaulotte 



Boutique de
pièces d'origine



FAITES MONTER EN COMPÉTENCES VOS ÉQUIPES

Les modules de formation Haulotte peuvent facilement être adaptés aux besoins pratiques et à la langue de nos clients.



E-machines codes

Obtenez vos codes de sécurité à tout moment.

Il est également possible de suivre en ligne les compétences des équipes et planifier leur évolution.



CONTRAT DE SERVICES

RESTEZ CONCENTRÉ SUR VOTRE ACTIVITÉ

**Concentrez-vous sur votre cœur de métier !
Nos experts Haulotte Service prennent en charge
l'entretien de vos machines.**

À tout moment, vous améliorez la disponibilité de
votre flotte et **maîtrisez vos coûts de maintenance.**

NOTRE VALEUR AJOUTÉE : VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Avec les contrats de service Haulotte :

- > vous ne gérez plus la planification
de la maintenance ;
- > vous vous reposez sur les compétences
des techniciens Haulotte ;
- > vous maîtrisez vos coûts sur une durée
déterminée ;
- > vous **optimisez la valeur résiduelle**
de votre équipement grâce aux pièces
d'origine et au savoir-faire Haulotte.

FULL SERVICE
EXPERTISE
SAVOIR-FAIRE
CONTRATS
DE SERVICE
EFFICACITÉ
EXTENSION
DE GARANTIE
MAINTENANCE
TRANQUILLITÉ
INTERVENTION
TRANSFERT



À CHAQUE BESOIN SON CONTRAT

Nos contrats de service **s'adaptent à vos besoins** et à votre activité pour vous apporter une satisfaction maximale.

CONTRAT D'EXTENSION DE GARANTIE

Prolongez la garantie constructeur pendant plusieurs années pour **un meilleur retour sur investissement** ! Ce contrat concerne les matériels neufs ou d'occasion (sous réserve d'une inspection préalable). Il comprend la main d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces d'origine. Pas de surprises : vous maîtrisez vos frais de réparation et **lissez le risque financier entre 3 et 5 ans**.

CONTRAT DE MAINTENANCE

Facilitez vous la tâche ! Avec ce contrat, les techniciens Haulotte **gèrent la maintenance de votre équipement une fois par an** conformément au manuel d'entretien (pièces et main d'œuvre compris). Proactifs, nos experts s'assurent du bon fonctionnement de votre équipement et identifient les problèmes potentiels pour **diminuer les risques d'immobilisation**.

EXTENSION DE GARANTIE ET MAINTENANCE

Profitez d'un **service global** ! Cette offre vous aide à **optimiser votre coût total de possession**. Elle combine les contrats d'extension de garantie et de maintenance à un tarif préférentiel.


DES SOLUTIONS FLEXIBLES EN FONCTION DU TAUX D'UTILISATION DE VOS MACHINES

En cas d'**utilisation intensive**, votre équipement peut nécessiter un entretien plus fréquent. Contactez votre filiale pour une offre personnalisée !

LE BON ÉQUIPEMENT D'OCCASION AU BON PRIX

Les équipements d'occasion permettent de constituer ou d'agrandir une flotte avec un coût d'investissement réduit pour un meilleur retour sur investissement.

De la nacelle ciseaux au chariot télescopique, en passant par les nacelles articulées et les mâts verticaux, trouvez facilement et rapidement votre prochaine machine d'occasion en fonction de vos besoins et de votre budget !



DES MACHINES D'OCCASION CERTIFIÉES HAULOTTE



EXPERTISE



**BON RAPPORT
QUALITÉ / PRIX**



ACCOMPAGNEMENT

Haulotte a mis en place des processus de contrôle stricts afin de garantir la qualité des équipements d'occasion mis en vente. Modèle, année d'immatriculation, kilométrage... Filtrez les nacelles élévatrices et chariots télescopiques d'occasion en toute simplicité : chaque annonce contient de nombreuses photos ainsi que toutes les caractéristiques de la machine d'occasion sélectionnée.

GARANTIE
HAULOTTE
1 AN

RECONDITIONNEMENT OFFREZ UNE SECONDE JEUNESSE À VOS MACHINES

Financièrement attractives, nos solutions de reconditionnement prolongent la durée de vie de vos machines de manière significative.

Votre équipement **retrouve son plein potentiel** et bénéficie d'une valeur résiduelle plus élevée.

EFFET
D'USURE
S



DES SOLUTIONS MODULABLES

Choisissez nos solutions de reconditionnement pour un retour sur investissement rapide !




REFRESH

Effacez les marques du temps et augmentez la valeur résiduelle de vos machines ! Les opérations REFRESH leur redonnent un véritable **coup de jeune** en **remplaçant les pièces visibles** : étiquettes, roues, peinture... Présentées sous forme de kits, vous pouvez les réaliser vous-même ou faire appel aux techniciens Haulotte.



REFURB

Optimisez votre coût total de possession ! Avec les solutions REFURB, nos experts techniques effectuent des réparations préventives pour maintenir une **sécurité optimale**. Ils **vérifient et remplacent les pièces mécaniques majeures**, telles que la flèche télescopique, les ensembles soudés, le système de pesage, etc.



UPGRADE

Ajoutez à votre équipement de **nouvelles fonctions ou technologies** ! Les solutions UPGRADE **apportent plus de confort et de sécurité aux opérateurs**. En modernisant votre machine, vous améliorez ses performances et répondez mieux aux attentes de vos clients.

CONFIGURATIONS DES MODÈLES

MODÈLES	Haulotte Activ'Shield Bar	Haulotte Activ'Lighting System	Haulotte Stop Emission System	Haulotte Activ'Screen	Haulotte Diag app	Page
 PUSH-AROUNDS						p.17
Quick Up	-	-	-	-	-	
 MÂTS VERTICAUX ÉLECTRIQUES						p.19
Star 6 / Star 8S	-	-	-	● cat1	■	
Star 6 PICKING	-	-	-	● cat1	■	
Star 6 CRAWLER	-	-	-	● cat1	■	
Star 10	○ V1	-	-	● cat1	■	
 NACELLES CISEAUX ÉLECTRIQUES						p.21
Optimum 8	-	-	-	● cat1	■	
Compact 8N	-	-	-	● cat1	■	
Compact 10N	-	-	-	● cat1	■	
Compact 10	-	-	-	● cat1	■	
Compact 12	-	-	-	● cat1	■	
Compact 14	-	-	-	● cat1	■	
 NACELLES CISEAUX TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUES						p.22
HS15 E	○ V2	-	-	● cat2	■	
HS15 E PRO	○ V2	●	-	● cat2	■	
HS18 E	○ V2	-	-	● cat2	■	
HS18 E MAX	○ V2	-	-	● cat2	■	
HS18 E PRO	○ V2	●	-	● cat2	■	
HS21 E	○ V2	-	-	● cat2	■	
HS21 E PRO	○ V2	●	-	● cat2	■	
 NACELLES CISEAUX TOUT-TERRAIN DIESEL						p.22
Compact 10 DX	-	-	-	-	■	
Compact 12 DX	-	-	-	-	■	



CONFIGURATIONS DES MODÈLES

MODÈLES	Haulotte Activ'Shield Bar	Haulotte Activ'Lighting System	Haulotte Stop Emission System	Haulotte Activ'Screen	Haulotte Diag app	Dual Load / Extra Reach	FASTN	Page
 NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES p.25								
HA12 CJ / HA12 CJ+	○ V1	-	-	-	■	-	-	
SIGMA 16	○ V2	○	-	● cat2	■	-	○	
SIGMA 16 PRO	● V2	●	-	● cat2	■	-	○	
 NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN p.26								
HA16 E	○ V2	○	-	● cat2	■	-	○	
HA16 E PRO	● V2	●	-	● cat2	■	-	○	
HA20 E	○ V2	○	-	● cat2	■	○ 350 kg / 6°	○	
HA20 E PRO	● V2	●	-	● cat2	■	○ 350 kg / 6°	○	
 NACELLES ARTICULÉES DIESEL TOUT-TERRAIN p.28								
HA16 RTJ / HA16 RTJ O	○ V2	○	●	● cat2	■	-	○	
HA16 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	-	○	
HA20 RTJ	○ V2	○	●	● cat2	■	○ 350 kg / 6°	○	
HA20 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 350 kg / 6°	○	
HA26 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 350 kg	○	
HA32 RTJ PRO	● V2	-	-	-	■	-	○	
HA41 RTJ PRO	● V2	-	-	-	■	-	○	
 NACELLES TÉLESCOPIQUES TOUT-TERRAIN p.31								
HT16 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 350 kg	○	
HT23 RTJ O	○ V2	○	●	● cat2	■	○ 450 kg	○	
HT23 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 450 kg	○	
HT28 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 350 kg	○	
HT43 RTJ PRO	● V2	-	-	-	■	● 450 kg	○	



[illegible]



HAULOTTE GROUP

Pour plus d'informations : haulotte@haulotte.com · www.haulotte.fr

Haulotte 
LET'S DARE TOGETHER