2026

MAIOR EVO

L'EVOLUZIONE DEL PARAPETTO IN ALLUMINIO E VETRO



Faraone® PARAPETTI

I PARAPETTI IN VETRO N.1 IN ITALIA

faraone.it

Certo!
è un parapetto
Faraone

Guarda!
Ma è sicuro?

CHI SIAMO

La Faraone nasce nel 1969 per opera di Sabatino Faraone, attualmente Presidente, oggi guidata da Flavio Faraone, CEO.

Tra le prime in Italia a sposare l'innovativa tecnologia del fissaggio puntuale del vetro, la Faraone cresce anno dopo anno, riuscendo ad individuare tempestivamente le tendenze e le esigenze dell'architettura del momento, per focalizzare al meglio la propria gamma di prodotti di **design**.
Dopo oltre 50 anni, l'azienda continua ad innovare il mondo delle Architetture Trasparenti in Italia e all'estero realizzando parapetti, pensiline, facciate, porte e divisori in vetro.

Grazie alla sua capacità di intercettare e soddisfare i bisogni del mercato, si posiziona come punto di riferimento per i progetti in vetro di tendenza. In particolare nel settore dei parapetti in vetro, raggiungendo oltre 1.550.000 di metri installati dal 2009 ad oggi.

Nel 2011, Faraone ha innovato l'architettura con la prima pensilina in vetro a sbalzo, convalidata da rigorosi test di sicurezza. Questa innovazione ha rappresentato un notevole avanzamento nel design e nella sicurezza delle strutture in vetro.

La ricerca e l'innovazione da parte dell'**azienda** trovano continuità nei ricorrenti corsi di formazione per il **personale**, i **partner** e i **progettisti** di tutta Italia, con l'obiettivo di contribuire ad una crescita sinergica a vantaggio del cliente finale e dell'intero settore.



Quartier generale Faraone, Tortoreto (TE)

+50
IMPIEGATI

+1.500
CLIENTI SUL MERCATO ITALIANO

+5.500m²
DI STABILIMENTO

Certificazioni:

ISO 9001:2015 CERTIFICATO IT25/00001628

Associati a:

UNICMI UNCSAAL . ACAI

“Dopo due anni di progettazione e sviluppo, è con grande piacere che ti presento Maior Evo, l'evoluzione del parapetto Maior.
Perché realizzare un nuovo modello se il precedente è ancora apprezzato e venduto con successo? La risposta è semplice: perché non ci accontentiamo mai.
Il nostro obiettivo è spingere sempre più in alto le prestazioni, ottimizzare il funzionamento e semplificare l'installazione. Il percorso per arrivare alla versione finale di Maior Evo è stato impegnativo, ed ha richiesto delle tempistiche più lunghe rispetto ai nostri standard.
Volevamo un prodotto completo in ogni dettaglio, con un approfondito lavoro e studio sui materiali e sulla progettazione. Grazie alla collaborazione tra il nostro ufficio Ricerca & Sviluppo e i produttori dei vari componenti, abbiamo trovato il miglior equilibrio tra leggerezza e prestazioni, fondamentali per questo genere di prodotto.
Un parapetto in alluminio e vetro non è solo un piantone fissato a terra: è una barriera di protezione fondamentale perché evita le cadute nel vuoto. E proprio perché realizzato in alluminio, richiede uno studio ancora più approfondito per garantire la massima affidabilità nel rispetto delle normative.
L'esperienza maturata nello sviluppo dei parapetti tutto vetro Ninfa ci ha permesso di adottare lo stesso approccio e le stesse modalità di progettazione, e metterle in pratica anche per Maior Evo, ottenendo un prodotto che può risultare esteticamente simile al precedente ma che si distingue ampiamente per le sue prestazioni, in quanto la ricerca che c'è dietro non sempre è visibile dall'esterno.
Ma Maior Evo non è solo sicurezza ed efficienza. È un progetto completamente nuovo, che conserva del suo predecessore solo il nome. Abbiamo voluto una gamma di accessori completa e totalmente inedita, dettagli studiati per permettere una posa il più agevole e scorrevole possibile, nuove opzioni di regolazioni, forme semplici e lineari e altro ancora.

Con Maior Evo abbiamo alzato ancora una volta l'asticella.
Ora ti invito a scoprirlo in queste pagine.”



Flavio Faraone
CEO Faraone

COME È NATO MAIOR EVO


Maior EVO, come il nome stesso sottolinea, nasce con l'obiettivo progettuale di concepire una balaustra dal forte carattere evolutivo pur mantenendo le scelte vincenti che hanno caratterizzato la versione MAIOR precedente. Lo studio è stato affrontato in maniera metodica e capillare, andando a studiare ogni minimo particolare che potesse rendere questa collezione, un mix perfetto tra performance meccaniche, ricerca estetica e funzionalità semplificate.

Proprio sulle caratteristiche strutturali, il team ha posto da subito l'attenzione.

Gli studi fatti sono stati rivolti sia a trovare geometrie ottimizzate in funzione degli stress meccanici, sia ad un'attenta ricerca di materiali sempre più performanti. Infatti, la stretta collaborazione con i nostri fornitori, ci ha consentito di trovare la ricetta perfetta creando un progetto ad hoc.
Inoltre anche la più piccola vite, il più comune bullone, sono stati il frutto di scelte derivanti da innumerevoli test di laboratorio. Tutti i singoli componenti sono stati sottoposti a numerosi cicli di prova, al fine di restituire un prodotto che fosse performante in ogni sua minima parte.

Miglioramenti rispetto alla collezione precedente

- Design minimale
- Progettazione dettagliata di ogni componente
- Prestazioni elevate
- Parapetti con lastre in vetro o stecche verticali in alluminio




Maior EVO con vetro




Maior EVO con stecche in alluminio


DESIGN DELLE GEOMETRIE DEL PIANTONE

SEZIONE APERTA IN PROSSIMITA DEL FISSAGGIO



SEZIONE CHIUSA PER MASSIMIZZARE LA RESISTENZA MECCANICA






1. Il team di ricerca e sviluppo ha razionalizzato la forma e scelto un rettangolo 68mm x 35mm, al fine di massimizzare la resistenza delle pareti lunghe.

Questo ha consentito di avere un piantone completamente reversibile con una superficie ampia del lato corto, che facilitasse il posizionamento dei vari accessori.
Le sezioni circolari per le filettature, sono state disegnate e realizzate completamente chiuse e non a normale sezione aperta.

Questa scelta progettuale ha innalzato i costi di realizzazione della matrice, ma l'obiettivo imprescindibile era trovare soluzioni con zero compromessi in termini di performance.

CALCOLI AGLI ELEMENTI FINITI




2. I risultati dei **calcoli agli elementi finiti** hanno attestato una resistenza della balaustra alla categoria C2 (200 kg/m stato limite esercizio – 300 kg/m stato limite ultimo) con un'interasse piantoni di 1200 mm, nelle versioni A, B e C.

Per i **test di laboratorio**, aspiravamo di attestarci alla categoria C2 con un passo di 1800 mm, tuttavia, grazie alle ottimizzazioni dei profilati, abbiamo raggiunto i 2000 mm.
Un vero e sostanziale passo in avanti in termini di performance. Incoraggiati dai risultati, abbiamo poi alzato l'asticella e testato il paletto in categoria C3 (300 kg/m stato limite esercizio – 450 kg/m stato limite ultimo) con passo piantoni 1500 mm, sottoponendo quindi il singolo paletto ad un carico totale di 675 kg.

LE NOVITÀ DEI PARAPETTI MAIOR EVO


1 ELEGANZA CONTEMPORANEA

Design minimale e razionale, per un aspetto contemporaneo che si adatta a qualsiasi ambiente.




2 SICUREZZA E TRASPARENZA

L'interasse dei piantoni e la trasparenza del vetro garantiscono protezione e sicurezza senza compromettere la vista.



3 TEST DI QUALITÀ CERTIFICATA

La balaustra ha superato rigorosi test di sicurezza e prestazioni, garantendo affidabilità e durata nel tempo per l'utilizzo in categoria C2 e C3 secondo la UNI 11678:2017.




4 POSA SEMPLIFICATA

Il sistema di installazione rende la posa rapida e senza complicazioni, risolvendo le criticità comuni alla precedente collezione e assicurando una perfetta aderenza e stabilità fin dal primo montaggio.



5 ACCESSORI INNOVATIVI

Nuovi elementi e dettagli in alluminio che ottimizzano il design, garantendo al contempo una maggiore stabilità e funzionalità. Un equilibrio perfetto tra estetica e performance.



6 NON SOLO VETRO. PARAPETTI TUTTO ALLUMINIO

Nuovi Maior Evo con stecche verticali in alluminio.
- 4 tipi di personalizzazione (20 mm, 40 mm, 80 mm, misto)
- Prestazioni come con vetro



PROPRIETÀ DELL'ALLUMINIO

Un materiale che dura nel tempo

Perché totalmente in alluminio?

L'alluminio si è dimostrato un materiale quasi indistruttibile, capace di mantenere inalterate le sue prestazioni anche dopo molti anni.

La manutenzione richiesta è minima, limitandosi ad una semplice pulizia periodica senza necessità di interventi complessi.

Grazie alle sue caratteristiche, offre un eccellente rapporto qualità/prezzo ed è completamente riciclabile, rappresentando una scelta sostenibile e vantaggiosa.



Costruzione degli anni '60 - Parapetti in alluminio perfettamente conservati anche vicino al mare



Esempio di una costruzione degli anni '80 - Parapetti in ferro con parti arrugginite



Esempio di una costruzione degli anni '80 - Parapetti in cemento con parti deteriorate

WE ARE GREEN

Faraone sceglie materie prime sostenibili e riciclabili per i prodotti e per il loro imballaggio.

Gestione dei propri rifiuti particolari secondo la normativa nazionale.



VETRO . Il vetro è il materiale sostenibile per eccellenza.
È possibile riutilizzare il vetro per un numero illimitato di volte pur mantenendo intatte le sue proprietà. A livello produttivo inoltre, rifondere il materiale di rifiuto implica un minor dispendio di energia e di materie prime.
È un materiale vantaggioso a livello energetico anche per quanto riguarda le sue applicazioni in architettura e nel design.



ALLUMINIO . L'alluminio ad oggi è uno dei materiali maggiormente presente nel settore dell'edilizia, sia perché si presta a innumerevoli utilizzi sia per le sue qualità in ottica ambientale grazie anche ai nuovi metodi produttivi carbon free.
Ad oggi è una delle scelte migliori in fatto di sostenibilità essendo un materiale 100% riciclabile e ciò permette, anche in questo caso, di ridurre sensibilmente il consumo di energia in fase di produzione mantenendo intatte le sue performance qualitative.




ACCIAIO . L'acciaio è considerato il materiale più riciclato al mondo, di cui l'Italia detiene il primato in Europa con circa l'80%.
Elevata resistenza e durabilità lo rendono un materiale essenziale nel mondo delle costruzioni oltre che vantaggioso per l'ambiente e per l'economia circolare.



PACKAGING . Tutti i nostri imballaggi sono realizzati con materiali riciclabili a partire dal cartone utilizzato per realizzare i packaging dei prodotti.

VASTA GAMMA DI COLORI PER PROGETTI UNICI



PERSONALIZZAZIONE PER UN DESIGN UNICO

Personalizza i colori dei piantoni e dei passamano, oltre alle finiture base è possibile scegliere tra più di 2000 colori RAL su richiesta.

FINITURE PROFILO: COLORI RAL

BIANCO
RAL 9010 OPACO

SILVER
VERNICIATO

FINITURE PROFILO: SU RICHIESTA

2000 COLORI RAL


NON SOLO VETRO TRASPARENTE:

Personalizzando anche il vetro si possono ottenere effetti oscuranti e frangisole grazie alla serigrafia, alla stampa digitale, alla vasta scelta di vetri colorati (dal colore bianco latte, al fumè, etc).

Tante le soluzioni creative per creare effetti decorativi e di design.



Riproduzione esemplificativa delle finiture disponibili




Parapetto Maior Evo One con finitura color rosso

TEST DI LABORATORIO SCRUPOLOSI

I parapetti della famiglia Maior Evo sono sottoposti a prove di resistenza con carico **fino a 450 kg/m e 600 J**

Con distanza tra i piantoni fino a 200 cm!





VALORI PRESTAZIONALI

Test in laboratorio Maior EVO Glass

- Vetro temperato stratificato con **interlayer standard EVA/PVB**.

CATEGORIA	MODELLO MAIOR EVO	VETRO INDICATO (mm)	INTERASSE (mm)
C2 (200 kg/m)	ONE	6+6 (EVA) FLOAT	2000
	PLUS	6+6 (EVA) FLOAT	
	VISION	8+8 (EVA) FLOAT	
C3 (300 kg/m)	ONE	6+6 (EVA) TEMP.	1500
	PLUS	6+6 (EVA) TEMP.	
	VISION	8+8 (EVA) TEMP.	





MAIOR

EVO GLASS

PARAPETTI SICURI IN ALLUMINIO E VETRO

Una sicurezza
senza tempo per
balconi, terrazzi,
scalinate

I NUOVI PARAPETTI MAIOR EVO

MAIOR EVO ONE

Modello Maior Evo One, con profili in alluminio e vetro installato sotto il passamano. Il vetro a tutta altezza per un effetto di trasparenza massimizzato.



MAIOR EVO PLUS
(Con passamano rettangolare)

Modello Maior Evo Plus, con profili reggi-vetro continui e passamano in alluminio declinato in forma rettangolare o tonda. Lo spazio tra vetro e passamano enfatizza la linearità del design.



MAIOR EVO PLUS
(Con passamano tondo)

Modello Maior Evo Plus, con vetro distanziato dal passamano.

Variante con passamano tondo



MAIOR EVO VISION
(Con passamano rettangolare)

Modello Maior Evo Vision con il vetro protagonista, fissato solo ai quattro angoli da accessori in alluminio. L'alluminio lascia spazio alla trasparenza del vetro, mantenendo inalterate le caratteristiche di resistenza.



MAIOR EVO VISION
(Con passamano tondo)

Modello Maior Evo Vision con vetro a vista senza cornice in alluminio per una maggiore trasparenza.

Variante con passamano tondo



MAIOR EVO VISION PER SCALE E PIANI INCLINATI
(Con passamano tondo)


Modello Maior Evo Vision per scale e piani inclinati.
Possibilità di installazione su ogni grado di pendenza.

(Necessaria progettazione su misura per valutare la migliore soluzione tecnica e la giusta altezza dei piantoni).




MAIOR EVO GLASS ONE


Con vetro a tutta altezza




Distanza piantoni:
Passo piantoni 2000 per cat. C2
Passo piantoni 1500 per cat. C3




Altezza piantoni:
Altezza da terra 1100 mm



Passamano Rettangolare:
con porta vetro integrato




Spessore vetro:
Vetro 6+6 Float per cat. C2
Vetro 6+6 Temp. per cat. C3



Resistenza alla spinta:
Testata a 300 kg/m per cat. C2
Testata a 450 kg/m per cat. C3







MAIOR EVO ONE


Con vetro a tutta altezza e passamano a sezione rettangolare


A







B





C





DETTAGLI DEL PROFILO
E PASSAMANO:











MAIOR EVO GLASS PLUS


Con vetro distanziato dal passamano



Distanza piantoni:
Passo piantoni 2000 per cat. C2
Passo piantoni 1500 per cat. C3




Altezza piantoni:
Altezza da terra 1100 mm




Passamano Rettangolare:



Passamano Tondo:




Spessore vetro:
Vetro 6+6 Float per cat. C2
Vetro 6+6 Temp. per cat. C3



Resistenza alla spinta:
Testata a 300 kg/m per cat. C2
Testata a 450 kg/m per cat. C3



Parapetto Maior Evo Plus con passamano tondo





Parapetto Maior Evo Plus con passamano rettangolare

MAIOR EVO PLUS


Con vetro distanziato dal passamano a sezione rettangolare


A







B





C





DETTAGLI DEL PROFILO
E PASSAMANO:











MAIOR EVO PLUS

Con vetro distanziato dal passamano a sezione tonda


A5



B5



C5



DETTAGLI DEL PROFILO
E PASSAMANO:











MAIOR EVO GLASS VISION


Con vetro sorretto da manine



Distanza piantoni:
Passo piantoni 2000 per cat. C2
Passo piantoni 1500 per cat. C3




Altezza piantoni:
Altezza da terra 1100 mm




Passamano Rettangolare:




Passamano Tondo:



Spessore vetro:
Vetro 8+8 Float per cat. C2 Vetro 8+8 Temp. per cat. C3



Resistenza alla spinta:
Testata a 300 kg/m per cat. C2
Testata a 450 kg/m per cat. C3



Soluzione per scale e piani inclinati:
Possibilità di installazione in pendenza (es: scale, scivoli, ecc...)



Parapetto Maior Evo Vision con passamano rettangolare





Parapetto Maior Evo Vision su scala con passamano tondo

MAIOR EVO VISION


Con vetro sorretto da manine e passamano a sezione rettangolare


A







B






C





DETTAGLI DEL PROFILO
E PASSAMANO:











MAIOR EVO VISION

Con vetro sorretto da manine e passamano a sezione tonda


A5




B5




C5






DETTAGLI DEL PROFILO
E PASSAMANO:











MAIOR EVO VISION PER SCALE E PIANI INCLINATI


Con vetro sorretto da manine e passamano a sezione tonda


A5







B5






C5





DETTAGLI DEL PROFILO
E PASSAMANO:









MAIOR EVO STICK

NOVITÁ

PARAPETTI SICURI IN ALLUMINIO




I NUOVI PARAPETTI CON *STICK* VERTICALI IN ALLUMINIO

Una nuova soluzione per i tuoi progetti. I parapetti Maior Evo ora anche in versione totalmente in alluminio con stecche verticali personalizzabili

* Disponibile per i modelli:
Maior EVO ONE e PLUS


1 MAIOR EVO ONE/PLUS PANNELLO STICK S20

PATTERN 1: Stecche in alluminio di larghezza 20X15 mm




2 MAIOR EVO ONE/PLUS PANNELLO STICK S40

PATTERN 2: Stecche in alluminio di larghezza 40X15 mm




3 MAIOR EVO ONE/PLUS PANNELLO STICK S80

PATTERN 3: Stecche in alluminio di larghezza 80X15 mm



4 MAIOR EVO ONE/PLUS PANNELLO STICK MIX

PATTERN 4: Stecche in alluminio di larghezza 20X15 mm e 40X15 mm



MISURE PANNELLI STANDARD

Quattro formati per una maggiore flessibilità di progettazione


Esempi con pannelli stick S20.
Larghezza pannellatura valida anche per tutte le altre tipologie di stecche (S40/S80/SMIX)


MAIOR EVO STICK ONE

Con passamano rettangolare

Larghezza pannelli:
- 855 mm
- 1235 mm
- 1615 mm
- 1995 mm

Altezza pannelli:
- Maior Evo One A: **h 994 mm**
- Maior Evo One B: **h 1408 mm**
- Maior Evo One C: **h 994 mm**







MAIOR EVO STICK PLUS

Con passamano rettangolare

Larghezza pannelli:
- 855 mm
- 1235 mm
- 1615 mm
- 1995 mm

Altezza pannelli:
- Maior Evo Plus A: **h 892 mm**
- Maior Evo Plus B: **h 1307 mm**
- Maior Evo Plus C: **h 892 mm**







Con passamano tondo

Larghezza pannelli:
- 855 mm
- 1235 mm
- 1615 mm
- 1995 mm

Altezza pannelli:
- Maior Evo Plus A5: **h 853 mm**
- Maior Evo Plus B5: **h 1267 mm**
- Maior Evo Plus C5: **h 853 mm**






VOI ADATTATE, NOI PROGETTIAMO:


Due modalità per ottenere la balaustra perfetta

Esempio di personalizzazione di un una porzione L.3000mm utilizzando due moduli standard rispettivamente 1995mm e 1235mm

SOLUZIONE 1: STANDARD TAGLIATO SU MISURA IN LOCO

Ideale per: Professionisti come serramentisti o chi dispone di strumenti per customizzazione.
Caratteristiche: Moduli standard per garantire massima efficienza produttiva e tempi di consegna ridotti rispetto al custom.
Vantaggi: Ottimizzazione dei costi, prodotto di alta qualità a prezzo competitivo rispetto al custom.
Installazione: Richiede semplice adattamento finale in loco (taglio o personalizzazione) eseguibile dall'installatore.





SOLUZIONE 2: FORNITURA SU MISURA E PRONTA ALL'INSTALLAZIONE

Ideale per: Chi cerca un prodotto pronto per l'installazione senza interventi aggiuntivi.
Caratteristiche: Moduli standard per la parte centrale del progetto, moduli su misura per inizio e fine.
Vantaggi: Personalizzazione perfetta per l'installazione e riduzione dei tempi di posa in cantiere.
Installazione: Prodotto dimensionato su misura, pronto all'uso, senza necessità di ulteriori modifiche.

1. Ottimizzazione solo ultimo modulo
(con aggiunta di una stecca da 40 o 20 mm)

2. Ottimizzazione primo ed ultimo modulo
(con aggiunta di due stecche da 40 o 20 mm)



PERSONALIZZAZIONE PER UN DESIGN UNICO

Personalizza i colori dei piantoni e delle stecche verticali, oltre alle finiture base è possibile scegliere tra più di 2000 colori RAL su richiesta.


FINITURE PROFILO: COLORI RAL

BIANCO
RAL 9010 OPACO

SILVER
VERNICIATO

FINITURE PROFILO: SU RICHIESTA

2000 COLORI RAL



MAIOR EVO STICK

NOVITÁ

MAIOR EVO STICK ONE

Maior Evo One con stecche in alluminio: (larghezza 20 mm, 40 mm, 80 mm o alternate)



MAIOR EVO STICK PLUS (Con passamano rettangolare)

Maior Evo Plus con stecche in alluminio: (larghezza 20 mm, 40 mm, 80 mm o alternate)



MAIOR EVO STICK PLUS (Con passamano tondo)

Maior Evo Plus con stecche in alluminio: (larghezza 20 mm, 40 mm, 80 mm o alternate)



VALORI PRESTAZIONALI


Test in laboratorio Maior EVO Stick

- Pannello stick in alluminio
- Testato agli impulsi dinamici fino a 600 J

CATEGORIA	MODELLO MAIOR EVO STICK	PANNELLO STICK	INTERASSE (mm)
C2 (200 kg/m)	ONE e PLUS	S20	2000
		S40	
		S80	
		MIX	
C3 (300 kg/m)	ONE e PLUS	S40	1500
		S80	



RESISTENTE COME UN PARAPETTO IN VETRO




I parapetti Maior Stick sono testati anche con le prove di impatto per garantire una maggiore sicurezza e prestazioni.




MAIOR EVO STICK ONE


Con stecche verticali fissate sotto al passamano



Distanza piantoni:
Passo piantoni 2000 per cat. C2
Passo piantoni 1500 per cat. C3




Altezza piantoni:
Altezza da terra 1100 mm



Passamano Rettangolare:




Resistenza alla spinta:
Testata a 300 kg/m per cat. C2
Testata a 450 kg/m per cat. C3



Tipologie stecche:
- 20X15 mm - 80X15 mm
- 40X15 mm - mix







MAIOR EVO STICK ONE


Con stecche a tutta altezza e passamano a sezione rettangolare


A







B







C


















MAIOR EVO STICK PLUS


Con stecche distanziate dal passamano



Distanza piantoni:
Passo piantoni 2000 per cat. C2
Passo piantoni 1500 per cat. C3



Altezza piantoni:
Altezza da terra 1100 mm




Passamano Rettangolare:



Passamano Tondo:



Resistenza alla spinta:
Testata a 300 kg/m per cat. C2
Testata a 450 kg/m per cat. C3



Tipologie stecche:
- 20X15 mm - 80X15 mm
- 40X15 mm - mix







Parapetto Maior Evo Plus con passamano rettangolare. Soluzione mista con diverse tipologie di pannelli

MAIOR EVO STICK PLUS


Con stecche distanziate dal passamano a sezione rettangolare


A







B






C











MAIOR EVO STICK PLUS


Con stecche distanziate dal passamano a sezione tonda


A5







B5






C5










IL DESIGN DEGLI ACCESSORI E DEI COMPONENTI


BASE DI FISSAGGIO A PAVIMENTO







Accessorio ideato per facilitare lo smontaggio dei carter della base.






BASE DI FISSAGGIO FRONTALE








SISTEMI DI REGOLAZIONE


Come regolare i piantoni con base a pavimento e frontale

Entrambe le basi di fissaggio dei parapetti Maior Evo, a pavimento o frontale, possono essere regolate per raggiungere il perfetto allineamento dei piantoni.
La base a pavimento è dotata di 4 grani M12x12 che permettono la registrazione.

REGOLAZIONE A PAVIMENTO

È possibile regolare la posizione dei piantoni intervenendo sui registri per raggiungere il perfetto allineamento.








REGOLAZIONE FRONTALE VERTICALE


La base nella zona di innesto del piantone accoglie 4 grani M8x8, che assolvono due funzioni:

-Aggiustamento pendenza laterale
-Prefissaggio del piantone










FISSAGGIO SU PIASTRELLE

Accessorio per ridurre il rischio di danneggiare le superfici in fase di posa

OPTIONAL


Registrando i grani direttamente sulla piastrella, gli stessi potrebbero provocare il danneggiamento della superficie **(1A)**.
Utilizzando le piattine in alluminio questo rischio si riduce e la pressione viene distribuita **(1B)**. Inoltre la presenza della guarnizione su tutta la base compensa eventuali vuoti d'aria che si verrebbero a creare a seguito della registrazione.




FISSAGGIO A PAVIMENTO:

Il set si compone di:


- **2 piattine d'alluminio** anodizzato con spessore di 3mm, forate in corrispondenza delle astine di fissaggio
- **1 guarnizione** ad alta densità adesiva con spessore 5 mm, forata per accogliere le piattine




1A



1B







FISSAGGIO FRONTALE:

Il set si compone di:


- **2 piattine d'alluminio** anodizzato con spessore di 3mm, forate in corrispondenza delle astine di fissaggio
- **1 guarnizione** ad alta densità adesiva con spessore di 5mm, forata per accogliere le piattine




1A



1B





COLLEGAMENTI PER PASSAMANO

OPTIONAL

Per creare continuità estetica e funzionale


I giunti sono stati progettati per soddisfare diverse esigenze sia in termini di estetica che di funzionalità.
Risolvono le problematiche legate alla dilatazione termica (tramite delle apposite camere di sfogo interne), alle superfici non allineate ed alle imperfezioni dovute al taglio a misura.


Le tipologie di giunti variano in base alle 2 dimensioni del passamano.

PASSAMANO PICCOLO

Il set si compone di:

- **Giunto lineare** dotato di 4 grani M6X6
- **Giunto angolare** dotato di 8 grani M6X6







PASSAMANO GRANDE

Il set si compone di:

- **Giunto lineare** dotato di 4 grani M6X6
- **Giunto angolare** dotato di 8 grani M6X6





MANINA PER MAIOR EVO VISION

La manina prevede la predisposizione per due fissaggi, così da poter svolgere le sue diverse funzioni.


Nella versione della balaustra lineare, i due fissaggi impediscono la rotazione accidentale durante l'installazione del vetro, facilitando la posa.


Nella versione balaustra inclinata, viene utilizzato un solo fissaggio che permette la rotazione della manina secondo l'inclinazione desiderata.
Inoltre la manina è dotata di una guarnizione ad alta densità che evita il contatto tra alluminio e lastra di vetro e ne aumenta le performance durante i test di urto.

FISSAGGIO DEL PARAPETTO SU PIANO ORIZZONTALE

Il set si compone di:

- **Manina** dotata di 1 vite svasata M6X16; 1 vite svasata M8X20; 2 viti svasate M6X30
- **2 guarnizioni** ad alta densità con spessore di 5 mm






FISSAGGIO DEL PARAPETTO SU SCALA/PIANO INCLINATO


Il set si compone di:

- **Manina** dotata di 1 vite svasata M6X16; 1 vite svasata M8X40; 2 viti svasate M6X30
- **2 guarnizioni** ad alta densità con spessore di 5 mm





SPINA VETRO:
Deve essere utilizzata nella versione Vision su scala e piano inclinato per impedire lo scivolamento dei vetri ed evitare il contatto tra le due lastre.
-Accessorio in plastica
-Vite svasata M8x40

NB: Da ordinare separatamente. Non compreso nel kit piantone



TACCA VETRO:
E' necessaria solo sulla lastra vetro in corrispondenza del 1°piantone.





COLLARINO DISTANZIALE

OPTIONAL


Ridurre lo spazio tra vetro e pavimento


L'accessorio è stato pensato per ridurre, in caso di montaggio frontale, la distanza tra il solaio e la lastra di vetro, impedendo la caduta accidentale di oggetti o altro.
L'accessorio si compone di due parti: il collarino, che viene infilato all'interno del piantone, e lo scatolato rettangolare che copre la distanza tra i due piantoni.

Il set si compone di:

- Collarino in alluminio
- 4 Tappi di chiusura in alluminio
- 4 Guarnizioni a bassa densità
- 8 Viti svasate per chiusura tappi in alluminio
- 2 Grani M8X8 per bloccaggio collarino

Nota:
Posizionare sempre al disotto del livello pavimento in quanto l'accessorio non è calpestabile.






ACCESSORIO PER LA POSA DEL VETRO


OPTIONAL


Maggiore sicurezza e facilità di installazione

L'accessorio di posa serve a sostenere temporaneamente le lastre di vetro, evitandone la caduta accidentale prima di essere inserite nel passamano o nel profilo reggi-vetro.

Il set si compone di:
- **Accessorio 1** in plastica
- **Accessorio 2** in plastica
- Strappo di collegamento in velcro









LA FORMAZIONE E LE AZIONI DI FARAONE

I primi in Italia ad eseguire prove reali e a promuovere il rispetto delle normative sui parapetti e ringhiere.

Dal 2005 la Faraone si impegna in questo progetto ambizioso legato alla formazione, con il **Faraone tour, seminari e meeting**, ampliando sempre di più il proprio ventaglio di tematiche e collaboratori esperti.

Crediamo nella collaborazione con i progettisti e con tutti i professionisti del settore per fornire tutti gli strumenti e gli aggiornamenti necessari sul mondo delle architetture trasparenti.

Anche per questo, nel 2020 è nato il Campus Faraone.

Un contenitore formativo fatto di appuntamenti sia dal vivo che on-line.
La nuova piattaforma online è stata creata con lo scopo di aprire un nuovo canale e di offrire un maggior numero di contenuti suddivisi in corsi di formazione specifici tra cui: progettazione, BIM, case histories, sicurezza, normative, marketing, strategia aziendale e tanto altro.

Cosa trovi all'interno del Campus Faraone:

- Webinar
- Eventi fisici dal vivo
- Formazione On-Demand



Oltre:

20.000
Professionisti incontrati nei nostri eventi dal vivo

180
Meeting formativi dal vivo e on-line

60
Relatori negli anni tra cui: progettisti, professori, tecnici, esperti faraone e marketer

Tutta la formazione del Campus Faraone all'interno di una piattaforma Online.

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

MANUALI:

– Manuale del parapetto in vetro



– Manuale: Parapetti per tribune di impianti sportivi



GUIDE:

– Guida alla progettazione dei parapetti in vetro



– Guida alla posa dei parapetti in vetro



CI PRENDIAMO CURA DEI TUOI PROGETTI

La nostra esperienza al tuo servizio.
Ti guidiamo nella scelta della soluzione migliore per le tue esigenze.

GUIDA ESPERTA

Seguire un progetto in ogni sua fase a volte non è semplice. Per questo ti forniamo totale assistenza dalla consulenza tecnica fino al post acquisto.



INSTALLAZIONE

Selezioniamo gli esperti che eseguono l'installazione dei nostri prodotti per garantire lo standard di qualità. Durante questa fase vengono effettuati test in cantiere per assicurarci che la posa sia stata eseguita a regola d'arte e che sia tutto in sicurezza.



Come puoi contattarci:

email: faraone@faraone.it
Tel: +39 0861 784200
web: faraone.it

Richiedi informazioni tramite il nostro sito

DESCRIZIONE CAPITOLATO

PARAPETTO MAIOR EVO ONE:
1) Maior Evo One "A": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sopra al pavimento, traversa orizzontale e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere a poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 6+6 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 6+6 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte esterna dei piantoni.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio a pavimento con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata per uso esterno.

2) Maior Evo One "B": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sul fronte del balcone, traversa orizzontale e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere a poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 6+6 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 6+6 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte esterna dei piantoni, fino a coprire interamente lo spessore del solaio.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

3) Maior Evo One "C": resistente alla classe C2 e C3, costituito da piantoni verticali portanti fissati sul fronte del balcone, traversa orizzontale e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 6+6 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 6+6 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte interna dei piantoni. Il parapetto raggiunge un'altezza, dal piano pavimento, di 110 cm ed altezza totale del piantone pari a 144 cm.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

PARAPETTO MAIOR EVO PLUS:
1) Maior Evo Plus "A": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sopra al pavimento, due traverse orizzontali e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere a poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 6+6 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 6+6 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte esterna dei piantoni.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio a pavimento con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata per uso esterno.

2) Maior Evo Plus "B": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sul fronte del balcone, due traverse orizzontali e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 6+6 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 6+6 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte esterna dei due piantoni, fino a coprire interamente lo spessore del solaio.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

3) Maior Evo Plus "C": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sul fronte del balcone, due traverse orizzontali e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 6+6 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 6+6 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte interna dei piantoni. Il parapetto raggiunge un'altezza, dal piano pavimento, di 110 cm ed altezza totale del piantone pari a 143 cm.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

PARAPETTO MAIOR EVO VISION:
1) Maior Evo Vision "A": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sopra al pavimento, (oppure su scala) passamano superiore, 4 accessori (tipo manina) per il fissaggio del vetro ai 4 angoli; il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere a poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat.
Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 8+8 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 8+8 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte esterna dei due piantoni.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio a pavimento con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata per uso esterno.

2) Maior Evo Vision "B": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sul fronte solaio, (oppure su scala) passamano superiore, 4 accessori (tipo manina) per il fissaggio del vetro ai 4 angoli; il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat.
Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 8+8 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 8+8 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte esterna dei due piantoni, fino a coprire interamente lo spessore del solaio.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

3) Maior Evo Vision "C": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sul fronte solaio, (oppure su scala) passamano superiore, 4 accessori

(tipo manina) per il fissaggio del vetro ai 4 angoli; il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere al poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat.
Il tamponamento del parapetto è previsto con vetro stratificato 8+8 mm (Float) +0.76 Pvb/Eva per categoria C2 e vetro stratificato 8+8 mm (Temp) +0.76 Pvb/Eva per categoria C3.
- Il vetro viene posizionato nella parte esterna dei piantoni. Il parapetto raggiunge un'altezza, dal piano pavimento, di 110 cm ed altezza totale del piantone pari a 143 cm.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

PARAPETTO MAIOR EVO ONE STICK:
1) Maior Evo One Stick "A": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sopra al pavimento, traversa orizzontale e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere a poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è un pannello in alluminio composto da profili orizzontali superiori e inferiori, e profili verticali che riempiono l'intera superficie. Le dimensioni dei profili verticali possono essere scelte in base alle esigenze estetiche del progetto e sono:
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (Combinazione di profili di dimensioni miste 20x15 mm e 40x15 mm).
- Il pannello viene posizionato nella parte esterna dei piantoni.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio a pavimento con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata per uso esterno.

2) Maior Evo One Stick "B": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sul fronte del balcone, traversa orizzontale e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere a poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è un pannello in alluminio composto da profili orizzontali superiori e inferiori, e profili verticali che riempiono l'intera superficie. Le dimensioni dei profili verticali possono essere scelte in base alle esigenze estetiche del progetto e sono:
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (Combinazione di profili di dimensioni miste 20x15 mm e 40x15 mm).
- Il pannello viene posizionato nella parte esterna dei piantoni, fino a coprire interamente lo spessore del solaio.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

3) Maior Evo One Stick "C": resistente alla classe C2 e C3, costituito da piantoni verticali portanti fissati sul fronte del balcone, traversa orizzontale e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere a poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è un pannello in alluminio composto da profili orizzontali superiori e inferiori, e profili verticali che riempiono l'intera superficie. Le dimensioni dei profili verticali possono essere scelte in base alle esigenze estetiche del progetto e sono:
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (Combinazione di profili di dimensioni miste 20x15 mm e 40x15 mm).
- Il pannello viene posizionato nella parte esterna dei due piantoni, fino a coprire interamente lo spessore del solaio.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

3) Maior Evo Plus "C": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sul fronte del balcone, due traverse orizzontali e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è un pannello in alluminio composto da profili orizzontali superiori e inferiori, e profili verticali che riempiono l'intera superficie. Le dimensioni dei profili verticali possono essere scelte in base alle esigenze estetiche del progetto e sono:
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (Combinazione di profili di dimensioni miste 20x15 mm e 40x15 mm).
- Il pannello viene posizionato nella parte interna dei piantoni. Il parapetto raggiunge un'altezza, dal piano pavimento, di 110 cm ed altezza totale del piantone pari a 144 cm.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

PARAPETTO MAIOR EVO PLUS STICK:
1) Maior Evo Plus Stick "A": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sopra al pavimento, due traverse orizzontali e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere a poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è un pannello in alluminio composto da profili orizzontali superiori e inferiori, e profili verticali che riempiono l'intera superficie. Le dimensioni dei profili verticali possono essere scelte in base alle esigenze estetiche del progetto e sono:
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (Combinazione di profili di dimensioni miste 20x15 mm e 40x15 mm).
- Il pannello viene posizionato nella parte esterna dei piantoni.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

2) Maior Evo Plus Stick "B": resistente alla classe C2 e C3, costituito da: piantoni verticali portanti fissati sul fronte del balcone, due traverse orizzontali e passamano superiore, il tutto realizzato con profili estrusi in lega di alluminio con finitura verniciata con polvere poliestere, nel rispetto del marchio Qualicoat. Il tamponamento del parapetto è un pannello in alluminio composto da profili orizzontali superiori e inferiori, e profili verticali che riempiono l'intera superficie. Le dimensioni dei profili verticali possono essere scelte in base alle esigenze estetiche del progetto e sono:
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (Combinazione di profili di dimensioni miste 20x15 mm e 40x15 mm).
- Il pannello viene posizionato nella parte interna dei piantoni.
- Il tutto rispondente alla normativa secondo il D.M. 17-1-2018 ed alla Uni 11678:2017.
- Il fissaggio fronte solaio con viteria in acciaio inox A4 e resina chimica certificata adatta per uso esterno.

Il progettista o il direttore dei lavori si riservano di richiedere la prova di resistenza dei parapetti direttamente in cantiere nel rispetto della Uni 11678:2017, per controllarne la rispondenza e la validità del fissaggio del parapetto in opera.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

COSTO TRASPORTO - ITALIA:
Come indicato nelle conferme ordine.
Varia in base a quantità e località.

RECLAMI:
Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire a Faraone entro il termine tassativo di 8 giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati da Faraone in porto assegnato.
Prodotti resi che per ipotesi dovessero pervenire a Faraone senza preventiva autorizzazione verranno inderogabilmente rifiutati e rispediti al mittente in porto assegnato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
• In Italia:
Per i nuovi clienti, quando l'importo è inferiore a 5000,00 euro il pagamento è solo in contrassegno (cioè da pagare al corriere al momento dello scarico) oppure con bonifico anticipato alla firma dell'ordine. Sconto cassa 3%.
Per importi superiori a 5000,00 euro:
acconto del 30% all'ordine, 70% con RiBa 30/60 giorni salvo accettazione nostra assicurazione crediti; qualora non venisse accettata la copertura assicurativa si può scegliere:
- Con contrassegno da pagare al corriere al momento della consegna, sconto cassa 3%;
- Con bonifico bancario alla firma dell'ordine, sconto cassa 3%;
- Con titoli con garanzia reale a scadenza 30/60 giorni, da concordare.

Per i clienti abituali, che hanno il fido della copertura assicurativa pagamento con RiBa 30/60 giorni fine mese.
Il mancato pagamento anche se di una sola scadenza autorizza la Faraone a sospendere le consegne e revocare le condizioni di pagamento concesse.
• Estero:
Con bonifico bancario alla firma dell'ordine - IVA: tutti i prezzi riportati nei listini sono IVA esclusa.

NB. Le informazioni, i dati tecnici, le configurazioni, i disegni, le immagini fotografiche, i render, le simulazioni grafiche e le immagini generate con strumenti di intelligenza artificiale contenuti nel presente catalogo/documento, hanno finalità esclusivamente illustrative e informative e non costituiscono offerta al pubblico né impegno contrattuale.
Le immagini non rappresentano necessariamente installazioni reali, contesti reali o configurazioni effettivamente fornite.
Faraone si riserva di apportare ai prodotti modifiche per esigenze tecniche, produttive, normative o di miglioramento, fermo restando quanto espressamente indicato nell'offerta, nella conferma d'ordine e nella documentazione tecnica e commerciale vigente al momento della fornitura.
Salvo ove diversamente indicato, i contenuti del presente materiale sono riservati ed utilizzati da Faraone nell'ambito dei relativi diritti.

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza preventiva autorizzazione scritta, fatti salvi gli usi consentiti dalla legge.

I prezzi, ove indicati in materiali riservati ai clienti, si intendono escluso IVA, trasporto, posa ed eventuali altri oneri accessori, salvo diverso accordo scritto.

Certificazioni:

ISO 9001:2015 CERTIFICATO IT25/00001628

Associati a:

UNICMI UNCSAAL . ACAI

Tutti i diritti sono riservati
Faraone s.r.l. a socio unico
Via Po 12 / 64018 Tortoreto (TE) Italia.
T. +39 0861 784200
www.faraone.it

CAT-MAIOREVO -IT (04/2026 - R02)

faraone®

faraone.it