FR

2026

MAIOR EVO

L'ÉVOLUTION DU PARAPET EN ALUMINIUM ET EN VERRE



Faraone®
GARDE-CORPS

LE NUMÉRO 1 DES PARAPETS EN VERRE EN ITALIE

faraone.it

Sans aucun doute ! C'est un parapet Faraone

10

Regardez ! Mais est-ce que c'est sûr ?

À PROPOS DE NOUS

Faraone a été fondée en 1969 par Sabatino Faraone, actuellement Président, et est aujourd'hui dirigée par Flavio Faraone, PDG.

Entre les premières en Italie à adopter la technologie innovante de la fixation ponctuelle du verre, la société Faraone se développe année après année, en parvenant à identifier rapidement les tendances et les besoins de l'architecture du moment, afin d'orienter sa gamme de produits de **design** de la meilleure façon possible.
Après plus de 50 ans, l'entreprise continue d'innover dans le secteur des Architectures Transparentes en Italie et à l'étranger en réalisant ses parapets, ses marquises, ses façades, ses portes et ses cloisons en verre.

Grâce à sa capacité d'intercepter et de satisfaire les besoins du marché, elle se positionne comme la référence pour les projets en verre à la mode. En particulier, dans le secteur des parapets en verre, avec plus de 1 550 000 mètres installés depuis 2009.

En 2011, Faraone a innové en architecture avec la première marquise en porte-à-faux, validée par des tests de sécurité rigoureux. Cette innovation a représenté une avancée remarcable dans la conception et la sécurité des structures en verre.

La recherche et l'innovation de l'**entreprise** trouvent une continuité dans les cours de formation récurrents destinés au **personnel**, aux **partenaires** et aux **concepteurs** dans toute l'Italie, dans le but de contribuer à une croissance synergique au profit du client final et de l'ensemble de l'industrie.



Siège de Faraone, Tortoreto (TE)

+ DE 50
EMPLOYÉS

+ DE 1 500
CLIENTS SUR LE MARCHÉ ITALIEN

+5 500m²
D'ÉTABLISSEMENT

«

Après deux ans de conception et de développement, c'est avec grand plaisir que je présente Maior Evo, l'évolution du parapet Maior.
Pourquoi créer un nouveau modèle si le précédent est toujours populaire et vendu avec succès ?
La réponse est simple : parce que nous ne sommes jamais satisfaits.
Notre objectif est de pousser les performances toujours plus loin, d'optimiser le fonctionnement et de simplifier l'installation. Le chemin vers la version finale de Maior Evo a été semé d'embûches et a pris plus de temps que prévu.
Nous voulions un produit complet dans les moindres détails, avec un travail et une étude approfondis sur les matériaux et le design. Grâce à la collaboration entre notre département R&D et les fabricants des différents composants, nous avons trouvé le meilleur équilibre entre légèreté et performance, ce qui est essentiel pour ce type de produit.
Un parapet en aluminium et en verre est plus qu'un simple poteau fixé au sol : c'est une barrière de protection essentielle car elle empêche les chutes dans le vide. Et c'est justement parce qu'il est en aluminium qu'il nécessite une étude encore plus approfondie pour garantir une fiabilité maximale dans le respect des réglementations.
L'expérience acquise lors du développement des parapets en verre de Ninfa nous a permis d'adopter la même approche et les mêmes méthodes de conception, et de les mettre en pratique également pour Maior Evo, avec pour résultat un produit qui peut être esthétiquement similaire à son prédécesseur, mais qui se distingue par ses performances, car la recherche qui le sous-tend n'est pas toujours visible de l'extérieur.
Mais Maior Evo ne se limite pas à la sécurité et à l'efficacité. Il s'agit d'un projet entièrement nouveau, qui ne conserve que le nom de son prédécesseur. Nous voulions une gamme complète et totalement nouvelle d'accessoires, des détails conçus pour permettre une installation la plus aisée possible, de nouvelles possibilités de réglage, des formes simples et directes, etc.

Avec Maior Evo, nous avons encore placé la barre encore plus haut.
Je vous invite maintenant à le découvrir dans ces pages.

»



Flavio Faraone
PDG Faraone

COMMENT EST NÉ MAIOR EVO


Maior EVO, comme son nom l'indique, a été créé avec l'objectif de concevoir une balustrade à fort caractère évolutif, tout en conservant les choix gagnants qui caractérisaient la version précédente de MAIOR. L'étude a été menée de manière méthodique et capillaire, en étudiant chaque détail pour faire de cette collection un parfait équilibre entre de performances mécaniques, recherche esthétique et fonctionnalité simplifiée.

C'est précisément sur les caractéristiques structurelles que l'équipe a immédiatement concentré son attention.


Les études menées ont visé à la fois atrouver des géométries optimisées pour les contraintes mécaniques et a rechercher minutieusement des matériaux de plus en plus performants.
En effet, une collaboration étroite avec nos fournisseurs nous a permis de trouver la recette parfaite en créant un projet ad hoc.
De plus, même la plus petite vis, le boulon le plus courant, était le résultat de choix découlant d'innombrables tests en laboratoire. Chaque composant a été soumis à de nombreux cycles d'essais afin d'obtenir un produit performant dans ses moindres détails.

Améliorations par rapport à la collection précédente

- Design minimaliste
- Conception détaillée de chaque composant
- Hautes performances
- Garde-corps avec panneaux en verre ou lames verticales en aluminium




Maior EVO avec verre




Maior EVO avec lames verticales


CONCEPTION DES GÉOMÉTRIES DU POTEAU

SECTION OUVERTE À PROXIMITÉ DE LA FIXATION



SECTION FERMÉE POUR MAXIMISER LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE






1. L'équipe R&D a rationalisé la forme et choisi un rectangle de 68 mm x 35 mm afin de maximiser la résistance des longues parois.

Cela a permis d'avoir un poteau entièrement réversible avec une grande surface sur le côté court, ce qui a facilité le positionnement des différents accessoires.
Les sections circulaires filetées ont été conçues et fabriquées complètement fermées et non avec une section ouverte normale.

Ce choix de conception a augmenté le coût de fabrication de la matrice, mais l'objectif essentiel était de trouver des solutions sans compromis sur les performances.

CALCULS PAR ÉLÉMENTS FINIS




2. Les résultats des **calculs par éléments finis** ont attesté d'une résistance de la balustrade à la catégorie C2 (200 kg/m état limite de fonctionnement - 300 kg/m état limite ultime) avec un espacement des poteaux de 1200 mm, dans les versions A, B et C.

Pour les **tests en laboratoire**, nous souhaitions nous situer dans la catégorie C2 avec un pas de 1800 mm, mais grâce à l'optimisation des profilés, nous avons atteint 2000 mm.
Une avancée réelle et substantielle en termes de performances. Encouragés par les résultats, nous avons ensuite relevé la barre et testé le piquet dans la catégorie C3 (300 kg/m état limite de travail - 450 kg/m état limite ultime) avec un pas de poteaux de 1500 mm, soumettant ainsi le piquet individuel à une charge totale de 675 kg.

LES NOUVEAUTÉS DES PARAPETS MAIOR EVO


1 ÉLÉGANCE CONTEMPORAINE

Un design minimaliste et rationnel pour un aspect contemporain qui s'intègre dans tous les environnements.




2 SÉCURITÉ ET TRANSPARENCE

L'espacement des poteaux et la transparence du verre garantissent la protection et la sécurité sans compromettre la vue.



3 TESTS DE QUALITÉ CERTIFIÉS

La balustrade a subi des tests rigoureux de sécurité et de performance, garantissant sa fiabilité et sa durabilité pour une utilisation dans les catégories C2 et C3 conformément à la norme UNI 11678:2017.




4 POSE SIMPLIFIÉE

Le système d'installation rend la pose rapide et simple, en résolvant les problèmes critiques communs à la collection précédente et en assurant une adhérence parfaite et une stabilité parfaite dès la première installation.



5 ACCESSOIRES INNOVANTS

De nouveaux éléments et détails en aluminium optimisent le design, tout en assurant une stabilité et une fonctionnalité accrues. Un équilibre parfait entre l'esthétique et la performance.



6 PAS SEULEMENT DU VERRE. GARDE-CORPS TOUT ALUMINIUM

Nouveaux Maior Evo avec barreaux verticaux en aluminium.
- 4 types de personnalisation (20 mm, 40 mm, 80 mm, mixte)
-Performances identiques au verre



PROPRIÉTÉS DE L'ALUMINIUM


Un matériau qui dure dans le temps

Pourquoi totalement en aluminium ?

L'aluminium s'est révélé être un matériau presque indestructible, capable de conserver ses performances même après de nombreuses années.

La maintenance requise est minimale, se limitant à un simple nettoyage périodique sans nécessiter d'interventions complexes.

Grâce à ses caractéristiques, il offre un excellent rapport qualité prix et c'est entièrement recyclable, ce qui en fait un choix durable et rentable.



Construction des années 1960 - Parapets en aluminium parfaitement conservés



Exemple d'une construction des années 1980 - Parapets en fer avec des parties rouillées




Exemple d'une construction des années 1980 - Parapets en béton avec des parties détériorées

WE ARE GREEN

Faraone choisit des matières premières durables et recyclables pour les produits et leurs emballages.

La gestion de ses propres déchets particuliers est effectuée conformément à la réglementation italienne.



VERRE. Le verre est le matériau durable par excellence.
Le verre peut être réutilisé un nombre illimité de fois tout en conservant ses propriétés intactes. Au niveau de la production, la refonte des déchets permet également de réduire les dépenses en énergie et en matières premières.
C'est un matériau avantageux sur le plan énergétique également en ce qui concerne ses applications en architecture et en design.



ALUMINIUM . L'aluminium est aujourd'hui l'un des matériaux les plus utilisés dans le secteur du bâtiment, tant pour ses innombrables utilisations que pour ses qualités environnementales grâce à de nouvelles méthodes de production sans carbone.
À ce jour, c'est l'un des meilleurs choix en matière de durabilité, car c'est un matériau 100 % recyclable, ce qui permet à nouveau de réduire considérablement la consommation d'énergie lors de la production tout en maintenant la qualité des performances.




ACIER . L'acier est considéré comme le matériau le plus recyclé au monde, et l'Italie détient le record en Europe avec environ 80 %. Sa grande résistance et sa durabilité en font un matériau essentiel dans le monde de la construction et bénéfique pour l'environnement et l'économie circulaire.



EMBALLAGE . Tous nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, depuis le carton utilisé pour l'emballage des produits jusqu'au plastique utilisé pour les palettes.

LARGE GAMME DE COULEURS POUR DES PROJETS UNIQUES



PERSONNALISATION POUR UN DESIGN UNIQUE

Personnalisez les couleurs des profilés, en plus des finitions de base, vous pouvez choisir parmi plus de 2000 couleurs RAL sur demande.

FINITIONS DU PROFILÉ : COULEURS RAL

BLANC
RAL 9010 MAT

ARGENT
LAQUÉ

FINITIONS DU PROFILÉ : SUR DEMANDE

2000 COULEURS RAL


IL N'Y A PAS QUE DU VERRE TRANSPARENT :

En personnalisant aussi le verre, il est possible d'obtenir des effets d'obscurcissement et de pare-soleil grâce à la sérigraphie, à l'impression numérique et à un large choix de verres colorés (du blanc lait au fumé, etc.).

Il existe de nombreuses solutions créatives pour créer des effets décoratifs et de design.



Exemple de reproduction des finitions disponibles




Parapet Maior Evo One avec finition rouge

TESTS APPROFONDIS EN LABORATOIRE

Les parapets de la famille Maior Evo sont soumis à des test de résistance avec descharges allant **jusqu'à 450 kg/m et 600 J**

Avec un espacement des poteaux jusqu'à 200 cm !





VALEURS DE PERFORMANCE

Test en laboratoire Maior EVO

- Verre trempé stratifié avec **couche intermédiaire standard EVA/PVB**.

CATÉGORIE	MODÈLE MAIOR EVO	VERRE INDIQUÉ (mm)	ESPACEMENT (mm)
C2 (200 kg/m)	ONE	6+6 (EVA) FLOAT	2000
	PLUS	6+6 (EVA) FLOAT	
	VISION	8+8 (EVA) FLOAT	
C3 (300 kg/m)	ONE	6+6 (EVA) TREMPÉ	1500
	PLUS	6+6 (EVA) TREMPÉ	
	VISION	8+8 (EVA) TREMPÉ	





MAIOR EVO GLASS

GARDE-CORPS EN ALUMINIUM ET VERRE SÉCURISÉS



Sécurité intemporelle pour les balcons, les terrasses et les escaliers

LES NOUVEAUX PARAPETS MAIOR EVO

MAIOR EVO ONE

Modèle Maior Evo One, avec profilés en aluminium et verre installé sous la main courante. Verre pleine hauteur pour un effet de transparence maximal.



MAIOR EVO PLUS
(Avec main courante rectangulaire)

Modèle Maior Evo Plus, avec profilés porte-verre continus et main courante en aluminium de forme rectangulaire ou ronde. L'espace entre le verre et la main courante souligne la linéarité du design.



MAIOR EVO PLUS
(Avec main courante ronde)

Modèle Maior Evo Plus, avec verre espacé de la main courante.

Variante avec main courante ronde



MAIOR EVO VISION
(Avec main courante rectangulaire)

Modèle Maior Evo Vision avec le verre comme protagoniste, fixé uniquement aux quatre coins par des accessoires en aluminium. L'aluminium cède à la transparence du verre, tout en conservant ses caractéristiques de résistance.



MAIOR EVO VISION
(Avec main courante ronde)

Modèle Maior Evo Vision avec verre apparent sans cadre en aluminium pour une plus grande transparence.

Variante avec main courante ronde



MAIOR EVO VISION POUR LES ESCALIERS ET LES PLANS INCLINÉS
(Avec main courante ronde)


Modèle Maior Evo Vision pour escaliers et plans inclinés.
Possibilité d'installation sur toute pente.

(Une conception sur mesure est nécessaire pour évaluer la meilleure solution technique et la bonne hauteur des poteaux).




MAIOR EVO ONE


Avec verre pleine hauteur




Entraxe des poteaux :
Entraxe des poteaux 2000
pour 300 kg/m
Entraxe des poteaux 1500
pour 450 kg/m



Hauteur des poteaux :
Hauteur depuis le sol 1100 mm




Main courante rectangulaire :
avec porte-verre intégrée



Épaisseur du verre :
Verre 6+6 Float pour 300 kg/m
Verre 6+6 Trempé pour 450 kg/m



Résistance à la charge statique horizontale :
Testée jusqu'à 450 kg/m







MAIOR EVO ONE


Avec verre pleine hauteur et main-courante à section rectangulaires


A







B





C





DÉTAILS DU PROFILÉ ET DE LA MAIN COURANTE :











MAIOR EVO GLASS PLUS


Avec verre espacé de la main courante



Entraxe des poteaux :
Entraxe des poteaux 2000
pour 300 kg/m
Entraxe des poteaux 1500
pour 450 kg/m




Hauteur des poteaux :
Hauteur depuis le sol 1100 mm




Main courante rectangulaire



Main courante ronde




Épaisseur du verre :
Verre 6+6 Float pour 300 kg/m
Verre 6+6 Trempé pour 450 kg/m



Résistance à la charge statique horizontale :
Testée jusqu'à 450 kg/m



Parapet Maior Evo Plus avec main courante ronde





Parapet Maior Evo Plus avec main courante rectangulaire

MAIOR EVO PLUS


Avec verre espacé de la main courante à section rectangulaire


A







B





C





DÉTAILS DU PROFILÉ ET DE LA MAIN COURANTE :











MAIOR EVO PLUS


Avec verre espacé de la main courante à section ronde


A5







B5





C5






DÉTAILS DU PROFILÉ ET DE LA MAIN COURANTE :






MAIOR EVO GLASS VISION


Avec verre soutenu par des pinces



Entraxe des poteaux :
Entraxe des poteaux 2000
pour 200 kg/m
Entraxe des poteaux 1500
pour 300 kg/m




Hauteur des poteaux :
Hauteur depuis le sol 1100 mm




Main courante rectangulaire




Main courante ronde



Épaisseur du verre :
Verre 8+8 Float pour 200 kg/m
Verre 8+8 Trempé pour 300 kg/m



Résistance à la charge statique horizontale :
Testée jusqu'à 300 kg/m
Testée jusqu'à 450 kg/m



Solution pour escaliers et plans inclinés :
Possibilité d'installation en
pente (par exemple, escaliers,
toboggans, etc.)



Parapet Maior Evo Vision avec main courante rectangulaire





Parapet Maior Evo Vision sur escalier avec main courante ronde

MAIOR EVO VISION


Avec verre soutenu par des pinces et main courante à section rectangulaire


A







B





C





DÉTAILS DU PROFILÉ ET DE LA MAIN COURANTE :











MAIOR EVO VISION


Avec verre soutenu par des pinces et main courante à section ronde


A5







B5





C5





DÉTAILS DU PROFILÉ ET DE LA MAIN COURANTE :







MAIOR EVO VISION
POUR LES ESCALIERS ET LES PLANS INCLINÉS


Avec verre soutenu par des pinces et main courante à section ronde


A5







B5





C5





DÉTAILS DU PROFILÉ ET DE LA MAIN COURANTE :









MAIOR EVO STICK

NOUVEAUTÉ

GARDE-CORPS EN ALUMINIUM SÉCURISÉS


LES NOUVEAUX GARDE-CORPS À BARREAUX VERTICAUX EN ALUMINIUM

Une nouvelle solution pour vos projets. Les garde-corps Maior Evo sont désormais disponibles également dans une version entièrement en aluminium, avec des barreaux verticaux personnalisables.

* Disponible pour les modèles : Maior EVO ONE et PLUS


1 MAIOR EVO ONE/PLUS PANNEAU STICK S20

PATTERN 1 : barreaux en aluminium, largeur 20X15 mm




2 MAIOR EVO ONE/PLUS PANNEAU STICK S40

PATTERN 2 : barreaux en aluminium, largeur 40X15 mm




3 MAIOR EVO ONE/PLUS PANNEAU STICK S80

PATTERN 3 : barreaux en aluminium, largeur 80X15 mm



4 MAIOR EVO ONE/PLUS PANNEAU STICK MIX

PATTERN 4 : barreaux en aluminium, largeur 20X15 mm e 40X15 mm



DIMENSIONS STANDARD DES PANNEAUX

Quatre formats pour une plus grande flexibilite de conception


Exemples avec panneaux Stick S20.
Les largeurs des panneaux sont également valables pour tous les autres types de barreaux (S40 / S80 / SMIX).


MAIOR EVO STICK ONE

Avec main courante rectangulaire

Largeurs des panneaux :
- 855 mm
- 1235 mm
- 1615 mm
- 1995 mm

Hauteurs des panneaux :
- Maior Evo One A: **h 994 mm**
- Maior Evo One B: **h 1408 mm**
- Maior Evo One C: **h 994 mm**







MAIOR EVO STICK PLUS

Avec main courante rectangulaire

Largeurs des panneaux :
- 855 mm
- 1235 mm
- 1615 mm
- 1995 mm

Hauteurs des panneaux :
- Maior Evo Plus A: **h 892 mm**
- Maior Evo Plus B: **h 1307 mm**
- Maior Evo Plus C: **h 892 mm**







Avec main courante ronde

Largeurs des panneaux :
- 855 mm
- 1235 mm
- 1615 mm
- 1995 mm

Hauteurs des panneaux :
- Maior Evo Plus A5: **h 853 mm**
- Maior Evo Plus B5: **h 1267 mm**
- Maior Evo Plus C5: **h 853 mm**






VOUS VOUS ADAPTEZ, NOUS CONCEVONS

Deux solutions pour obtenir le garde-corps parfait

Exemple de personnalisation d'une longueur de 3000 mm avec deux modules standard, respectivement de 1995 mm et 1235 mm.

SOLUTION 1 : MODULE STANDARD COUPÉ SUR MESURE SUR CHANTIER

Ideal pour : les professionnels tels que les menuisiers/serruriers, les poseurs de menuiseries, ou toute personne disposant de l'equipement nécessaire pour l'adaptation sur mesure.
Caractéristiques : modules standard conçus pour assurer une efficacité maximale de production et des délais de livraison plus courts que les solutions entièrement sur mesure.
Avantages : optimisation des couts et produit de qualité à un prix competitif par rapport aux solutions sur mesure.
Pose : nécessite une adaptation finale simple sur chantier (coupe ou personnalisation), réalisée par l'installateur.



SOLUTION 2 : FOURNITURE SUR MESURE, PRÊTE À POSER

Ideal pour : ceux qui recherchent un produit prêt a poser, sans travaux supplementaires.

Caractéristiques : modules standard pour la partie centrale du projet, modules sur mesure pour le debut et la fin.

Avantages : personnalisation parfaite pour la pose et réduction du temps d'installation sur chantier.

Pose : produit dimensionné sur mesure, prêt a l'emploi, sans besoin de modifications supplementaires.

1. Optimisation uniquement du dernier module
(avec ajout d'un barreau de 40 ou 20 mm)

2. Optimisation du premier et du dernier module
(avec ajout de deux barreaux de 40 ou 20 mm)



PERSONNALISATION POUR UN DESIGN UNIQUE

Personnalisez les couleurs des profilés, en plus des finitions de base, vous pouvez choisir parmi plus de 2000 couleurs RAL sur demande.


FINITIONS DU PROFILÉ : COULEURS RAL

BLANC
RAL 9010 MAT

ARGENT
LAQUÉ

FINITIONS DU PROFILÉ : SUR DEMANDE

2000 COULEURS RAL



MAIOR EVO STICK

NOUVEAUTÉ


MAIOR EVO STICK ONE

Maior Evo One avec barreaux en aluminium : 20 mm, 40 mm, 80 mm de largeur ou alternes.



MAIOR EVO STICK PLUS (avec main courante rectangulaire)

Maior Evo Plus avec barreaux en aluminium : 20 mm, 40 mm, 80 mm de largeur ou alternes.



MAIOR EVO STICK PLUS (avec main courante ronde)

Maior Evo Plus avec barreaux en aluminium : 20 mm, 40 mm, 80 mm de largeur ou alternes.



VALEURS DE PERFORMANCE


Essais en laboratoire Maior EVO Stick

- Panneau Stick en aluminium
- Testé aux essais dynamiques de choc jusqu'a 600 J


CATÉGORIE	MODÈLE MAIOR EVO STICK	PANNEAU STICK	ESPACEMENT (mm)
C2 (200 kg/m)	ONE et PLUS	S20	2000
		S40	
		S80	
		MIX	
C3 (300 kg/m)	ONE et PLUS	S40	1500
		S80	



AUSSI RÉSISTANT QU'UN GARDE-CORPS EN VERRE




Les garde-corps Maior Stick sont également testés par essais dynamiques de choc afin de garantir une sécurité et des performances accrues.




MAIOR EVO STICK ONE


Avec barreaux verticaux fixés sous la main courante



Entraxe des poteaux :
Entraxe des poteaux 2000
pour 200 kg/m
Entraxe des poteaux 1500
pour 300 kg/m




Hauteur des poteaux :
Hauteur depuis le sol 1100 mm



Main courante rectangulaire



Résistance à la charge statique horizontale :
Testée à 300 kg/m
Testée à 450 kg/m



Types de barreaux :
- 20X15 mm
- 40X15 mm
- 80X15 mm
- mix







MAIOR EVO STICK ONE


Avec barreaux pleine hauteur et main courante a section rectangulaire


A







B






C


















MAIOR EVO STICK PLUS


Avec barreaux espaces de la main courante



Entraxe des poteaux :
Entraxe des poteaux 2000
pour 200 kg/m
Entraxe des poteaux 1500
pour 300 kg/m



Hauteur des poteaux :
Hauteur depuis le sol 1100 mm




Main courante rectangulaire



Main courante ronde



Résistance à la charge statique horizontale :
Testée à 300 kg/m
Testée à 450 kg/m



Types de barreaux :
- 20X15 mm
- 40X15 mm
- 80X15 mm
- mix







Garde-corps Maior Evo Plus avec main courante rectangulaire. Solution mixte avec différents types de panneaux.

MAIOR EVO STICK PLUS


Avec barreaux espacés de la main courante et main courante
à section rectangulaire


A







B






C











MAIOR EVO STICK PLUS


Avec barreaux espacés de la main courante et main courante
à section ronde


A5







B5






C5










LE DESIGN DES ACCESSOIRES ET DES COMPOSANTS


BASE POUR FIXATION AU SOL








BASE POUR FIXATION EN NEZ DE DALLE






SYSTÈMES DE RÉGLAGE


Comment régler les poteaux avec la base au sol et latérale

Les deux bases de fixation des parapets Maior Evo, au sol ou latérales, peuvent être réglées pour obtenir un alignement parfait des poteaux.
La base au sol est équipée de 4 écrous M12x12 pour le réglage.

RÉGLAGE AU SOL

La position des poteaux peut être ajustée en réglant les registres afin d'obtenir un alignement parfait.








RÉGLAGE LATÉRAL VERTICAL


La base, dans la zone d'engagement du poteau, accueille 4 écrous vis M8x8, qui remplissent deux fonctions :

-Ajustement de la pente latérale
-Pré-fixation du poteau











FIXATION SUR CARRELAGE

Accessoire permettant de réduire le risque d'endommager les surfaces lors de l'installation

EN OPTION



L'ajustement des écrous directement sur le carrelage peut endommager la surface **(1A)**. L'utilisation de plaques d'aluminium permet de réduire ce risque et de répartir la pression **(1B)**. De plus, la présence du joint sur toute de la base permet de compenser les éventuels trous d'air qui se créeraient suite au reglage.




FIXATION AU SOL :


L'ensemble comprend :


- **2 plaques d'aluminium** anodisé de 3 mm d'épaisseur, percées au niveau des tiges de fixation
- **1 joint** adhésif de haute densité d'une épaisseur de 5 mm, perforé pour recevoir les plaques

1A



1B







FIXATION EN NEZ DE DALLE :

L'ensemble comprend :


- **2 plaques d'aluminium** anodisé de 3 mm d'épaisseur, percées au niveau des tiges de fixation
- **1 joint** adhésif de haute densité d'une épaisseur de 5 mm, perforé pour recevoir les plaques




1A



1B





RACCORDEMENTS POUR MAIN COURANTE

EN OPTION

Pour créer continuité esthétique et fonctionnelle


Les joints sont conçus pour répondre à différentes exigences en termes d'esthétique et de fonctionnalité.
Ils permettent de résoudre les problèmes liés à la dilatation thermique (grâce à des chambres de ventilation internes), aux surfaces mal alignées et aux imperfections dues à la découpe sur mesure.


Les types de joints varient en fonction des 2 dimensions de la main courante.

PETITE MAIN COURANTE

L'ensemble comprend :

- **Joint linéaire** équipé de 4 écrous M6X6
- **Joint d'angle** équipé de 8 écrous M6X6







GRANDE MAIN COURANTE

L'ensemble comprend :

- **Joint linéaire** équipé de 4 écrous M6X6
- **Joint d'angle** équipé de 8 écrous M6X6





PINCES POUR MAIOR EVO VISION

La pince est conÇue avec deux fixations qui lui permettent de remplir ses différentes fonctions.


Dans la version balustrade linéaire, les deux fixations empêchent toute rotation accidentelle lors de l'installation du verre, ce qui facilite la pose.


Dans la version balustrade inclinée, une seule fixation est utilisée, ce qui permet à la pince de pivoter en fonction de l'inclinaison souhaitée. De plus, la pince est équipée d'un joint de haute densité qui empêche le contact entre l'aluminium et la plaque en verre et augmente ses performances lors des tests d'impact.


FIXATION DU PARAPET SUR UN PLAN HORIZONTAL


L'ensemble comprend :

- **Pince** équipée de 1 vis à tête fraisée M6X16 ; 1 vis à tête fraisée M8X20 ; 2 vis à tête fraisée M6X30
- **2 joints** haute densité de 5 mm d'épaisseur










FIXATION DU PARAPET SUR ESCALIER/ PLAN INCLINÉ

L'ensemble comprend :

- **Pince** équipée de 1 vis à tête fraisée M6X16 ; 1 vis à tête fraisée M8X40 ; 2 vis à tête fraisée M6X30
- **2 joints** haute densité de 5 mm d'épaisseur





GOUPILLE DE VERRE :
Elle doit être utilisée dans la version Vision sur un escalier et un plan incliné pour éviter le glissement du verre et le contact entre les 2 feuilles.
-Accessoire en plastique
-Vis à tête évasée M8x40

NB : À commander séparément. Non inclus dans le kit poteau



ENCOCHE DU VERRE :
Elle n'est nécessaire que sur la plaque de verre au niveau du 1er poteau.





COLLIER D'ENTRETOISE


Réduction de l'espace entre le verre et le sol


EN OPTION

L'accessoire est conçu pour réduire, en cas de montage frontal, la distance entre la dalle et la plaque en verre, évitant ainsi la chute accidentelle d'objets ou de toute autre chose.
L'accessoire se compose de deux parties : le collier, qui est enfilé à l'intérieur du poteau, et la boîte rectangulaire qui couvre la distance entre les deux poteaux.

L'ensemble comprend :

- Collier en aluminium
- 4 Embouts de fermeture en aluminium
- 4 Joints à faible densité
- 8 Vis à tête fraisée pour la fermeture des embouts en aluminium
- 2 écrous M8X8 pour le blocage du collier





ACCESSOIRE DE POSE DU VERRE


Sécurité accrue et facilité d'installation


EN OPTION

L'accessoire d'installation sert à soutenir temporairement les plaques, en les empêchant de tomber accidentellement avant qu'elles ne soient insérées dans la main courante ou le profilé porte-verre.

L'ensemble comprend :

- **Accessoire 1** en plastique
- **Accessoire 2** en plastique
- Bande auto-agrippante de raccordement





NOTICE DE POSE
MAIOR EVO

MAIOR EVO ONE



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo

MAIOR EVO PLUS



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo

MAIOR EVO VISION



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo

Accessoires de pose



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo




Visionner la vidéo



Visionner la vidéo



Visionner la vidéo



SERVICE CLIENT

Notre expérience à votre service.
Nous vous guidons dans le choix de la meilleure solution pour vos besoins.

GUIDE EXPERT

Suivre un projet dans toutes ses phases n'est pas toujours simple. C'est pourquoi nous vous fournissons une assistance complète, du conseil technique jusqu'au service après-vente.



INSTALLATION

Nous sélectionnons les experts qui réalisent l'installation de nos produits pour garantir le standard de qualité. Durant cette phase, des tests sont effectués sur chantier pour nous assurer que la pose a été réalisée dans les règles de l'art et que tout soit sécurisé.



Comment vous pouvez nous contacter

email : faraone@faraone.it
Tel : +39 0861 784200
web : faraone.it

Demandez plus d'informations sur notre site web

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GARDE-CORPS MAIOR EVO ONE :

1) Maior Evo One "A" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés au sol, une traverse horizontale et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est constitué de 6+6 mm verre feuilleté (Float)+0.76 PVB/EVA pour 200 kg/m, et 6+6 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.

- Le verre est positionné à l'extérieur des poteaux.
- Fixation au sol avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

2) Maior Evo One "B" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés latéralement sur le balcon, une traverse horizontale et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est constitué de 6+6 mm verre feuilleté (Float) +0.76 PVB/EVA pour 200 kg/m, et 6+6 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.

- Le verre est positionné à l'extérieur des poteaux, couvrant entièrement l'épaisseur de la dalle.
- Montage en nez de dalle avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

3) Maior Evo One "C" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de poteaux porteurs verticaux fixés latéralement sur le balcon, une traverse horizontale et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est constitué de 6+6 mm verre feuilleté (Float) +0.76 PVB/EVA pour la classe C2, et 6+6 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.
Le verre est positionné à l'intérieur des poteaux. The balustrade reaches a height of 110 cm au-dessus du niveau de sol fini, avec une hauteur totale de poteau de 144 cm.

- Montage en nez de dalle avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

GARDE-CORPS MAIOR EVO PLUS :

1) Maior Evo Plus "A" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés au sol, deux traverses horizontales et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est constitué de 6+6 mm verre feuilleté (Float) +0.76 PVB/EVA pour 200 kg/m, et 6+6 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.

- Le verre est positionné à l'extérieur des poteaux.
- Fixation au sol avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

2) Maior Evo Plus "B" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés latéralement sur le balcon, deux traverses horizontales et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est constitué de 6+6 mm verre feuilleté (Float) +0.76 PVB/EVA pour 200 kg/m, et 6+6 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.

- Le verre est positionné à l'extérieur des deux poteaux, couvrant entièrement l'épaisseur de la dalle.
- Montage latérale avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

3) Maior Evo Plus "C" : résistant aux classes C2 et C3, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés latéralement sur le balcon, deux traverses horizontales et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est constitué de 6+6 mm verre feuilleté (Float) +0.76 PVB/EVA pour 200 kg/m, et 6+6 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.
Le verre est positionné à l'intérieur des poteaux. The balustrade reaches a height of 110 cm au-dessus du niveau de sol fini, avec une hauteur totale de poteau de 143 cm.

- Montage latérale avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

GARDE-CORPS MAIOR EVO VISION :

1) Maior Evo Vision "A" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés au sol (ou sur escalier), une main courante supérieure, 4 pinces à verre (une à chaque angle) pour maintenir le verre ; le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat.
Le remplissage du garde-corps est constitué de 8+8 mm verre feuilleté (Float) +0.76 PVB/EVA pour 200 kg/m, et 8+8 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.

- Le verre est positionné à l'extérieur des deux poteaux.
- Fixation au sol avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

2) Maior Evo Vision "B" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés latéralement (ou sur escalier), une main courante supérieure, 4 pinces à verre (une à chaque angle) pour maintenir le verre ; le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat.
Le remplissage du garde-corps est constitué de 8+8 mm verre feuilleté (Float) +0.76 PVB/EVA pour 200 kg/m, et 8+8 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.

- Le verre est positionné à l'extérieur des deux poteaux, couvrant entièrement l'épaisseur de la dalle.
- Montage latérale avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

3) Maior Evo Vision "C" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés latéralement (ou sur escalier), une main courante supérieure, 4 pinces à verre (une à chaque angle) pour maintenir le verre ; le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat.
Le remplissage du garde-corps est constitué de 8+8 mm verre feuilleté (Float) +0.76 PVB/EVA pour 200 kg/m, et 8+8 mm verre feuilleté (Trempé) +0.76 PVB/EVA pour 300 kg/m.

- Le verre est positionné à l'extérieur des poteaux. The balustrade reaches a height of 110 cm au-dessus du niveau de sol fini, avec une hauteur totale de poteau de 143 cm.
- Montage latérale avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

GARDE-CORPS MAIOR EVO STICK ONE :

1) Maior Evo Stick One "A" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés au sol, une traverse horizontale et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est un panneau en aluminium composé de profils horizontaux supérieur et inférieur ainsi que de profils verticaux couvrant toute la surface. Les dimensions des profils verticaux peuvent être choisies en fonction des exigences esthétiques du projet et sont :
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (combinaison de profils de dimensions mixtes 20x15 mm et 40x15 mm).

- Le panneau est positionné à l'extérieur des poteaux.
- Fixation au sol avec A4 visserie en acier inoxydable et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

2) Maior Evo Stick One "B" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés latéralement sur le balcon, une traverse horizontale et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est un panneau en aluminium composé de profils horizontaux supérieur et inférieur ainsi que de profils verticaux couvrant toute la surface. Les dimensions des profils verticaux peuvent être choisies en fonction des exigences esthétiques du projet et sont :
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (combinaison de profils de dimensions mixtes 20x15 mm et 40x15 mm).

- Le panneau est positionné à l'extérieur des poteaux, couvrant entièrement l'épaisseur de la dalle.
- Montage latérale avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

3) Maior Evo Stick One "C" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de poteaux porteurs verticaux fixés latéralement sur le balcon, une traverse horizontale et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est un panneau en aluminium composé de profils horizontaux supérieur et inférieur ainsi que de profils verticaux couvrant toute la surface. Les dimensions des profils verticaux peuvent être choisies en fonction des exigences esthétiques du projet et sont :
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (combinaison de profils de dimensions mixtes 20x15 mm et 40x15 mm).

- Le panneau est positionné à l'intérieur des poteaux. Le garde-corps atteint une hauteur de 110 cm au-dessus du niveau de sol fini, avec une hauteur totale de poteau de 144 cm.
- Montage en nez de dalle avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

GARDE-CORPS MAIOR EVO STICK PLUS :

1) Maior Evo Stick Plus "A" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés au sol, deux traverses horizontales et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est un panneau en aluminium composé de profils horizontaux supérieur et inférieur ainsi que de profils verticaux couvrant toute la surface. Les dimensions des profils verticaux peuvent être choisies en fonction des exigences esthétiques du projet et sont :
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (combinaison de profils de dimensions mixtes 20x15 mm et 40x15 mm).

- Le panneau est positionné à l'extérieur des poteaux.
- Fixation au sol avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

2) Maior Evo Stick Plus "B" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés latéralement sur le balcon, deux traverses horizontales et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est un panneau en aluminium composé de profils horizontaux supérieur et inférieur ainsi que de profils verticaux couvrant toute la surface. Les dimensions des profils verticaux peuvent être choisies en fonction des exigences esthétiques du projet et sont :
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (combinaison de profils de dimensions mixtes 20x15 mm et 40x15 mm).

- Le panneau est positionné à l'extérieur des deux poteaux, couvrant entièrement l'épaisseur de la dalle.
- Montage latérale avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.
-

3) Maior Evo Stick Plus "C" : résistant à 200 kg/m et 300 kg/m, composé de : poteaux porteurs verticaux fixés latéralement sur le balcon, deux traverses horizontales et une main courante supérieure, le tout en profils extrudés en alliage d'aluminium avec thermolaquage polyester conforme à la spécification Qualicoat. Le remplissage du garde-corps est un panneau en aluminium composé de profils horizontaux supérieur et inférieur ainsi que de profils verticaux couvrant toute la surface.
Les dimensions des profils verticaux peuvent être choisies en fonction des exigences esthétiques du projet et sont :
20 x 15 mm, 40 x 15 mm, 80 x 15 mm, Mix (combinaison de profils de dimensions mixtes 20x15 mm et 40x15 mm).

- Le panneau est positionné à l'intérieur des poteaux.
- Montage latérale avec visserie en acier inoxydable A4 et résine chimique certifiée adaptée à un usage extérieur.

Le concepteur ou le responsable de chantier se réserve le droit de demander un essai de charge statique des garde-corps directement sur site afin de vérifier la conformité et la validité de la montage du garde-corps telle que réalisée.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le prix du transport est sujet à devis, et varie en fonction du volume, du poids et de la destination.

RÉCLAMATIONS :
Chaque réclamation éventuelle devra parvenir à la société Faraone avant le terme péremptoire de 8 jours à partir de la réception de la marchandise ; les retours ne seront pas acceptés s'ils ne sont pas préalablement autorisés par Faraone et renvoyés en port dû.
Dans le cas où des produits retournés arriveraient chez Faraone sans autorisation préalable, ils seraient refusés sans exception et retournés à l'expéditeur en port dû.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
Pour les pays étrangers, le paiement de la marchandise s'effectue par virement bancaire à l'avance. D'autres modes de paiement seront convenus dans le cadre de l'assurance-crédit.
-TVA : Tous les prix ne comprennent pas la TVA, ni le transport ni l'installation.

N.B. : Les informations, les données techniques, les configurations, les dessins, les photographies, les rendus, les simulations graphiques et images générées avec des outils d'intelligence artificielle contenus dans ce catalogue/document sont fournis à titre illustratif et informatif uniquement et ne constituent pas une offre publique ou un engagement contractuel.
Les images ne représentent pas nécessairement des installations réelles, des contextes réels ou des configurations effectivement fournies.
Faraone se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits pour des raisons techniques, de fabrication, réglementaires ou d'amélioration, sans préjudice de ce qui est expressément indiqué dans l'offre, la confirmation de commande et la documentation technique et commerciale en vigueur au moment de la fourniture.
Sauf indication contraire, les contenus de ce document sont la propriété de Faraone et utilisés par Faraone dans le cadre des droits y afférents. Toute reproduction, même partielle, par quelque moyen que ce soit, sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf usages autorisés par la loi.

Les prix indiqués dans les documents réservés aux clients s'entendent hors TVA, transport, pose et toute autre charge accessoire, sauf accord écrit contraire.

Certifications :

ISO 9001:2015 CERTIFICATO IT25/00001628

Membre de :

UNICMI UNCSAAL . ACAI

Tous droits réservés
Faraone s.r.l., société à associé unique
Via Po 12 / 64018 Tortoreto (TE) Italie.
Tél. +39 0861 784200
www.faraone.it

CAT-MAIOREVO -FR (06/2025 - R00)

faraone®

faraone.it