



บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด
VIRIYALOHAKIJ CO.,LTD



VIRIYALOHAKIJ CATALOG

PRODUCT CATEGORIES

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านกระบวนการผลิต และผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐานสากล และ ผ่านการเคลือบสีทำให้เงางาม ไม่ว่าจะเป็นประตูม้วน ประตูม้วนไฟฟ้า ประตูม้วนอัตโนมัติ หลังคาเมทัลชีท หลังคารีดลอน นั้งร้าน แบบเหล็ก ซึ่งมีหลากหลาย ราคาคุ้มค่าให้ท่านเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

ROLLING SHUTTER

ประตูม้วน

01



METAL SHEET


เมทัลชีท

10

SCAFFOLDING

นั้งร้าน

16



PRODUCT

ROLLING SHUTTER
METAL SHEET
SCAFFLADING
METAL FROM
LIGHT STRUCTURE
ACCESSORY

PAGE

01 - 09
10 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 25

METAL FROM

แบบเหล็ก

18



LIGHT STRUCTURE

โครงสร้างเบา

20

ACCESSORY

อะไหล่ประตูม้วน

22



ประตูม้วน

ROLLING SHUTTER

ประเภทวัสดุ / ตารางขนาด



ประตูม้วนวัสดุเหล็ก



ประตูม้วนวัสดุเหล็กลายโค้ง



ประตูม้วนวัสดุอลูมิเนียม





ประตูม้วนวัสดุสแตนเลส





ประตูม้วนวัสดุโพลีคาร์บอเนต



ประตูม้วนไม้

วัสดุหลัก		MATERIAL
เบอร์	ความหนา	สี
20	0.90	  G20 C20
22	0.60	   AW22 MG22 DB22    G22 C22 D22
23	0.40	     MG23 SP23 DB23 AW23 PB23      PB23 R23 W23 NV23 LG23
23P	0.40	     LP23P LC23P DG23P DC23P WD23P       WG23P ZB23P TW23P WN23P D23P W23P
24	0.35	  G24 C24
DOUBLE	0.90 0.60 0.40	  G20D,G22D,G23D C20D,C22D,C23D
JUMBO	1.20 1.60	  G12J C12J

วัสดุภายใน		MATERIAL	
เบอร์	ความหนา	รหัส	
-	2.50	 PM-02	 PM-03
		 PM-05	
วัสดุลูมิเนียม		MATERIAL	
เบอร์	หน้าลอน	รหัสมีฉนวน	รหัสไม่มีฉนวน
-	4.50 7.70	 VAL-45	 VAL-45
			 VAL-77
-	4.00		 VAL-40
วัสดุแตนเลส		MATERIAL	
เบอร์	ความหนา	รหัส	
19	1.00	 VSL-19	
21	0.80	 VSL-21	
23	0.50	 VSL-23	 VSL-D23
DOUBLE	0.50	 VSL-23	

วัสดุโพลีคาร์บอเนต		MATERIAL
เบอร์	ความหนา	รหัสสี
-	3.00 2.60	 VPL-1  VPL-2
วัสดุโอสปิด		MATERIAL
เบอร์	ความหนา	รหัสสี
3,4,8	0.47	 VHP-DB  VHP-MG  VHP-PB  VHP-CP  VHP-AW 
วัสดุทนไฟ		MATERIAL
เบอร์	ความหนา	รหัสสี
18	1.20	 G20  C20

ประตูม้วนทนไฟ

VG FIRE 2 ประตูม้วนทนไฟ

Viriyalohakij Co.,Ltd.'s VG FIRE2
Fire-resistant Rolling Shutter door
has obtained the certified certificate.



ทนไฟได้ 2 ชั่วโมง
Minimum 2 hours fire resistant



ขอใบรับรองทดสอบได้
Documents support service



รับรองพลโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ British Standard
Certification announced by
Chulalongkorn University and
British Standard

Reference No. FSRC-012/64 Page 1 of 15

FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
FIRE SAFETY RESEARCH CENTER

TYPE OF TEST : DETERMINATION OF THE FIRE RESISTANCE OF NON-LOADBEARING ELEMENTS OF CONSTRUCTION

TEST SPECIMEN : VGFire2
The specimen is a doorset consisting of a rolling shutter door and a steel door frame. The height of the shutter door including the enclosure box is 2400 mm and the clear width of the shutter door between the steel frame is 1500 mm. The shutter door is constructed of 1.2 mm thick steel curtain slats with 85 mm slat pitch. The rolling shutter door was driven by an electric motor. Intumescent fire seal was installed around the edge of the door frame. The specimen was mounted in a 15-cm thick reinforced concrete wall, which was installed on the 3 m x 3 m testing frame. The details of the specimen are shown in Appendix C. The specimen was provided and installed by the client.

CLIENT : VIRIYALOHAKIJ CO.,LTD
84 Moo 2, Kudsokplao, Maung
Saraburi 18000, Thailand

DATE OF TEST : March 24, 2021

TEST MACHINE : Large-scale vertical furnace (Fire Tester III) at the Fire Safety Research Center (FSRC), Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University (Thailand). The furnace is capable of producing a standard temperature-time relationship according to BS 476 Part 20: 1987.

TEST METHOD : The testing procedures for the doorset follow the British Standard BS 476: Fire tests on building materials and structures (with no temperature measurements on the unexposed surface and the integrity criteria specified for the curtain slat area in accordance with the client's request)
BS 476 Part 20: 1987: Method for determination of the fire resistance of elements of construction (general principles)
BS 476 Part 22: 1987: Methods for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction Section 8: Determination of the fire resistance of uninsulated doorsets and shutter assemblies.
Integrity criteria for the shutter curtain slat area: no sustained flaming on the unexposed surface of the specimen for a period of more than 10 seconds and no loss of impermeability (no through gap measured with a 6 mm diameter gap gauge and a 25 mm diameter gap gauge).


TEST RESULTS : The non-loadbearing element of construction described above has the fire resistance of each criterion for the period stated.
(The test results are good only for the specimen tested.)

Criteria	Fire Resistance (hr:min)	Remarks
Integrity	2:00	The test was terminated by the client. All integrity criteria were fulfilled.


Date: April 7, 2021

Tested by: (Professor Dr. Kasem Choocharukul) Checked by: (Professor Dr. Chanayawat Pothisiri) (Associate Prof. Dr. Tirawat Boonyateec) On Behalf of Head of Civil Engineering Department

Fire Safety Research Center, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel: (662) 251-8336 Fax: (662) 251-8337
FM-LAB-04-02.01 (00)




ระบบประตูม้วน




ระบบมือดึง

1. ควบคุมการเปิด-ปิดประตูม้วนด้วยกำลังคน
2. มีความกว้างและความสูงไม่เกิน 4 เมตร
3. มีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม
4. ประตูม้วนที่กว้างกว่า 4 เมตร แนะนำให้ทำเป็นประตูบานแบ่ง



ระบบรอกโซ่

1. ควบคุมการเปิด-ปิดประตูม้วนด้วยรอกโซ่
2. มีความกว้างไม่เกิน 7 เมตร
3. ความสูงไม่เกิน 5.5 เมตร
4. มีน้ำหนักไม่เกิน 1,500 กิโลกรัม
5. ระบบรอกโซ่ช่วยผ่อนแรงในการเปิด-ปิดประตู



ระบบไฟฟ้า

1. ควบคุมการเปิด-ปิดประตูม้วนด้วยระบบมอเตอร์
2. มีความกว้างตั้งแต่ 3-15 เมตร
3. และความสูงตั้งแต่ 3-5 เมตร
4. มีน้ำหนักได้ถึง 2,000 กิโลกรัม
5. มีรอกโซ่ฉุกเฉินใช้ในการ เปิด-ปิด สำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
6. สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ ระบบสแกนนิ้ว
7. ระบบเซฟตี้อื่นๆด้วย

*กรณีเป็นขนาดอื่นๆ ก็สามารถติดตั้งได้ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนติดตั้ง เพื่อคำนวณขนาดที่เหมาะสม



หลังคา-ผนังเมทัลชีท



เมทัลชีท


ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีทั้งรุ่นฉนวนและไม่มีฉนวน โดยใช้วัสดุไร้รอยต่อ ป้องกันการรั่วซึม พร้อมขนาดให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า วางใจให้ บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด ดูแลคุณภาพของที่פקอาศัยของคุณ

1 VMT-1




Steel Coil Width = 914 mm. (G550)

2 VMT-2




Steel Coil Width = 914 mm. (G550)

3 VMT-3



Steel Coil Width = 914 mm. (G300)

4 VMT-4



Steel Coil Width = 914 mm. (G550/G300)

5 VMT-5




Steel Coil Width = 914 mm. (G550/G300)

6 VMT-6



Steel Coil Width = 914 mm. (G300)

7 VMT-7




Steel Coil Width = 914 mm. (G300)

8 VMT-8




9 VMT-9



Steel Coil Width = 914 mm. (G550/G300)

10 VMT-10



Steel Coil Width = 914 mm. (G550)

เมทัลชีท		ชนิดฉนวนกันความร้อน		
ประเภท	ขนาด	วัสดุ	ขนาด	รูปแบบ
หลังคา คาสี	0.30,0.35,0.40,0.47 0.51,ความหนาพิเศษ	PE EPS	3 มม. , 5 มม. 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว	3 มม. , 5 มม. พร้อมฟรอยล์ พร้อมหลังคาเมทัลชีท (Sandwich Panel)
หลังคา อลูซิงค์	0.21,0.25,0.30,0.35 0.40	PE EPS	3 มม. , 5 มม. 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว	- พร้อมฟรอยล์ พร้อมหลังคาเมทัลชีท (Sandwich Panel)
ตัวอย่างฉนวน				
		พียู โฟม (Polyurethane Foam) เป็นฉนวนกันความร้อน ไม่ลามไฟ ป้องกันไฟได้ดี เมื่อเทียบกับโฟมชนิดอื่นๆ ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม จะไม่ดูดซับความชื้น สามารถป้องกันความชื้นและกันน้ำได้		
		พีอี โฟม (Polyethylene Foam) เป็นโฟมเหนียวนุ่มห่อหุ้มด้วยแผ่นเมทัลไรส์มีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อน ป้องกันการกักความร้อนจากกรดและสารเคมีบางชนิดได้ และป้องกันไม่ให้แผ่นโฟมเกิดความเสียหายได้		



METAL SHEET VMT-700




แผ่นเมทัลชีท VMT-700

สี Strom Grey

ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากการเชื่อมต่อแผ่นที่ไร้รอยต่อ ซึ่งสร้างความเรียบเนียนและสวยงามอย่างลงตัว โดยยังคงเน้นความแข็งแรงและทนทานในทุกสภาพอากาศ ดีไซน์ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอกและภายใน มอบความงามและประสิทธิภาพที่ยาวนาน พร้อมคุณสมบัติที่ทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า



ขนาดลอนเมทัลชีท VMT-700





METAL SHEET VMT-11





แผ่นเมทัลชีทตกแต่งภายใน VMT-11

ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้มีดีไซน์ที่ทันสมัย เป็นเอกลักษณ์และเน้นความแข็งแรงทนทาน โดดเด่นด้วยลอนที่คมชัดและสวยงามตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี

สี Natural Tiger Red

เพิ่มความสวยงาม พร้อมคุณสมบัติที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสมสำหรับใช้งานทั้งภายนอกและภายใน โดยให้ทั้งความงามและประสิทธิภาพในระยะยาว

ขนาดลอนเมทัลชีท




ตัวอย่างสี




INSTALLATION LOUVER SHEET


















ตัวอย่างการติดตั้งผนัง



ตัวอย่างแผ่นหลังคาอลูซิงค์



อะไหล่ถังร้าน

<p>1</p>  <p>506</p>	<p>7</p>  <p>140 85 3,000 6,000 350 C.L.</p>	<p>13</p>  <p>36 150 140</p>								
<p>2</p>  <p>36φ 25 225</p>	<p>8</p>  <p>146 145 132 133</p>	<p>14</p>  <p>X 140</p> <table border="1"> <tr> <td>CODE</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1219</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>914</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>762</td> </tr> </table>	CODE	X	A	1219	B	914	C	762
CODE	X									
A	1219									
B	914									
C	762									
<p>3</p>  <p>1829 500</p>	<p>9</p>  <p>460 1700 1829</p>	<p>15</p> 								
<p>4</p>  <p>Y</p> <table border="1"> <tr> <td>CODE</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>600</td> </tr> </table>	CODE	Y	A	400	B	600	<p>10</p>  <p>105 150 Z U-jack</p>	<p>16</p>  <p>100</p>		
CODE	Y									
A	400									
B	600									
<p>5</p>  <p>176 177 345 1219</p>	<p>11</p>  <p>105 150 215 U-head</p>	<p>17</p>  <p>800 700 100</p>								
<p>6</p>  <p>X</p> <table border="1"> <tr> <td>CODE</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1829</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1219</td> </tr> </table>	CODE	X	A	1829	B	1219	<p>12</p>  <p>3,600 310 240 85 140 4,200</p>			
CODE	X									
A	1829									
B	1219									


SCAFFOLDING

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. อาร์มล็อค | 7. คานรับบันไดชั้นล่าง | 13. ยูเฮด |
| 2. ข้อต่อ | 8. ฝาครอบ | 14. กระจาดเหล็ก |
| 3. แผ่นทางเดิน | 9. แป้นรอง | 15. แคมป์รัด หรือ ข้อเสื่อ |
| 4. เกสียวปรับตั้งพื้น | 10. แม่ซึ่งแคมป์ หรือ มือลิง | 16. ลูกล้อยูริเทน |
| 5. เสาค้ำยัน | 11. บันได | 17. เกสียวปรับ |
| 6. ราวกันตก | 12. เกสียวปรับตัวยู | |

ขนาดส่วนประกอบนั่งร้าน



FRONT




OTHER JOINTS

CODE	X	Y
A	1829	1219
B	1829	914
C	1829	610
D	1829	280
E	1219	1219
F	1219	914
G	1219	610
H	914	610
I	1219	208


CODE	X	Y
A	1829	450
B	1829	746
C	1829	1050

METAL FORM



Flat face form is used for planes forming
Beam , Walls , Slab Floors , Square Collumn etc.

Corner angle form (C.A.)




Inside corner form is used
Forming inside right angle edge
: 150 × 150 mm.

Flat face forms
: 100 × 100 mm.

แบบมุมในใช้ประกอบกับแบบเรียบ
ในการหล่อผนังด้านในที่เป็นมุมฉาก
เช่น ช่องลิฟท์ ดึงเก็บน้ำ

ขนาด 150*150 มม.
ขนาด 100*100 มม.

Outside corner form (O.C.)




Inside corner form is used
Forming inside right angle edge
: 150 × 150 mm.

Flat face forms
: 100 × 100 mm.

แบบมุมนอก ใช้ร่วมกับแบบเรียบในการหล่อผนัง
ด้านนอกที่เป็นมุมฉาก

ขนาด 150*150 มม.
ขนาด 100*100 มม.

Inside corner form (I.C.)




Inside corner form is used
Forming inside right angle edge
: 150 × 150 mm.

Flat face forms
: 100 × 100 mm.


แบบมุมในใช้ยึดมุมของแบบเรียบลักษณะเดียวกับ
กับมุมนอก ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของงาน

ขนาด 150*150 มม.
ขนาด 100*100 มม.



คุณสมบัติ



SPECIFICATION

Model	Dimension (MM)	Rib position	Moment of inertia cm ⁴	Section modulus cm ³
FF - 1060	100 x 60		14.06	3.95
FF - 1075	100 x 750			
FF - 1090	100 x 900			
FF - 10120	100 x 1200			
FF - 10150	100 x 1500			
FF - 10180	100 x 1800			
FF - 1560	150 x 600		16.02	4.19
FF - 1575	150 x 750			
FF - 1590	150 x 900			
FF - 15120	150 x 1200			
FF - 15150	150 x 1500			
FF - 15180	150 x 1800			
FF - 2060	200 x 600		20.35	5.29
FF - 2075	200 x 750			
FF - 2090	200 x 900			
FF - 20120	200 x 1200			
FF - 20150	200 x 1500			
FF - 20180	200 x 1800			
FF - 3069	300 x 600		26.12	6.52
FF - 3075	300 x 750			
FF - 3090	300 x 900			
FF - 30120	300 x 1200			
FF - 30150	300 x 1500			
FF - 30180	300 x 1800			
FF - 4060	400 x 600		34.83	8.7
FF - 4075	400 x 750			
FF - 4090	400 x 900			
FF - 40120	400 x 1200			
FF - 40150	400 x 1500			
FF - 40180	400 x 1800			
FF - 5060	500 x 600		42.89	10.78
FF - 5075	500 x 750			
FF - 5090	500 x 900			
FF - 50120	500 x 1200			
FF - 50150	500 x 1500			
FF - 50180	500 x 1800			
FF - 6060	600 x 600		45.69	11.09
FF - 6075	600 x 750			
FF - 6090	600 x 900			
FF - 60120	600 x 1200			
FF - 60150	600 x 1500			
FF - 60180	600 x 1800			




VIRIYALOHAKIJ

LIGHT STRUCTURE



C - Purlins








C - Girts
Standard Mode



C - Girts
Optional Mode

โครงสร้างเบา

รูปตัวอย่าง	รูปแบบขนาด	ชนิดของโครงสร้างเบา
	<p>Mornia Trust แป้โมเนีย</p>	
	<p>C - Line ซี - ฝ้า</p>	
	<p>C and U Panel ซี - ยู ผนังเบา</p>	
	<p>C - Purlins ซีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี</p>	

ACCESSORY

อุปกรณ์เสริม



ชุดรีโมทคอนโทรลประตูม้วน
KK-CONTROL-01



กล่องสวิทช์ประตูม้วน
Stainless-Switch



ชุดกล่องคอนโทรลพร้อมเซ็นเซอร์
KK-ControlandCensor



ตะขอดึงประตูม้วน
KK-HOOK



กุญแจประตูม้วน
KKL-CP



ล็อกพื้นประตูม้วน
KKFL-01



กลอนล็อกเสากลาง
KKL-C



กลอนบนปีกเก็ตกลาง
KK-Pocketlock



แท่นวางล็อกเสากลาง (แบบเจาะพื้น)
Mlock-base



จานตั้งสปริง
KKS



ลูกปืน 6209
KK-BR6209



มือจับประตูม้วน
KK-HD



ยางกันน้ำประตุม้วน
KK-PVC



รอกโซ่
VMM/VMC No.23P LC23P



จาน C8"
KK-C8



จาน A8"
KK-A8



แป้นปิดเพลตตัน
KK-SSC



ฝาครอบกลอน
KK-C



ลูกปืนเพลตตัน 5" รูใน 1½
KK-BR5



อลูมิเนียมต่อโปรง
KK-ALMLINK



ข้อต่อโซ่
KK-CL



หูอาร์คลอนคู่
KK-EBLink



หูอาร์คลอนเดี่ยวเล็ก
KK-ELink1



หูอาร์คลอนเดี่ยวใหญ่
KK-ELink2



หูอาร์คลอนเดี่ยวจัมโบ้
KK-ELink3



เพลท
KK-PLATE



สปริง
KK-SP

KINGKONG

สินค้าแบรนด์ คิงคอง

SHUTTER DOOR MOTOR

มอเตอร์ประตูม้วน แบรนด์ คิงคอง



KK-300

KK-800

KK-1000

KK-1500

SPECIFICATION / คุณสมบัติ

MODEL	KK-300	KK-800	KK-1000	KK-1500
Voltage	220V,230V	220V,230V	220V,380V	380V,415V
Winding Capacity	300 kg.	800 kg.	1000 kg.	1500 kg.
Motor	Output/nm.	168	607	809
	Speed/r.p.m.	6.2	3.4	3.2
	Full load current A.	3.3A	4.4A	4.5A
Gross Weight kg.	11.5 kg.	17 kg.	33 kg.	42 kg.
Transmitter	Chain (no.10A)	Chain (no.10A)	Chain (no.10A)	Chain (no.10A)
Watt	450	700	700	600



VIRIYALOHAKIJ.CO.TH

Call Center : 1800-400000

English call center : (+66) 96-989-1459

KINGKONG +

สินค้าแบรนด์ คิงคอง พลัส

SHUTTER DOOR MOTOR

มอเตอร์ประตูม้วน แบรนด์ คิงคอง พลัส



HJ-30D



HJ-50D



HJ-100D

SPECIFICATION / คุณสมบัติ

MODEL	HJ-30D	HJ-50D	HJ-100D
Voltage	220V 50Hz	220V 50Hz	380V 50Hz
Power	180 W	360 W	750 W
Load	4"@300 KG	4"@500 KG	6"@1000 KG
Rating	10 Mins	10 Mins	12 Mins
Chain	#50	#50	#80
Motor Speed (R.P.M)	1780/1180	1780	1780
Net Weight (KG)	12	14	35

ภาพผลงานติดตั้งเมทัลชีท



บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ






บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี



makro

ห้างสรรพสินค้า Makro
สาขา ชลบุรี



ภาพผลงานติดตั้งประตูม้วน



บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ





บริษัท ชาลเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง





บริษัท เดลต้า ไฮดรอลิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



VIRIYALOHAKIJ.CO.TH
Call Center : 1800-400000
English call center : (+66) 96-989-1459



ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี



Jaymart

ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี เฟส อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี





Shinkanzen Sushi

ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี



VIRIYALOHAKIJ.CO.TH

Call Center : 1800-400000

English call center : (+66) 96-989-1459

EMSPHERE






Seek'n Keep Club

ห้างสรรพสินค้า เอ็มสเฟียร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ



DOWLOAD FREE !!!

BIM OBJECT VIRIYALOHAKIJ



WWW.BIMOBJECT.COM/TH/VIRIYALOHAKIJ



VIRIYALOHAKIJ.CO.TH
Call Center : 1800-400000
English call center : (+66) 96-989-1459

DIAMOND STANDARD



VIRIYALOHAKIJ

สาขา / Branch	เบอร์โทรศัพท์ / Phone number	Social contact
สระบุรี Saraburi	089-789-1648 081-492-9147	 viriyalohakij.co.th  diamondshutter.vir  @VIRIYA 
ลพบุรี Lopburi	082-726-8596 081-442-8613	
รังสิต Rangsit	082-726-8580 081-492-5238	
อยุธยา Ayutthaya	082-726-8571 082-726-8572	
ปราจีนบุรี Prajeenburi	081-442-0424 081-550-1745	
ฉะเชิงเทรา Chachengsao	082-726-8589 081-492-5293	
ชลบุรี Chonburi	081-493-1921 081-492-1841	
ระยอง Rayong	082-726-8588 081-493-1928	
นครสวรรค์ Nakornsawan	081-492-1827 081-550-0757	
เพชรบูรณ์ Phetchaboon	081-491-6943 081-550-8795	

