


FUSSBODENTECHNIK UND PARKETT

Produktkatalog 2026





4,4

Milliarden Euro
geschätzter
konsolidierter
Umsatz im Jahr
2025

Billion Euros
consolidated
turnover
in 2025



39

Wichtige
Forschungszentren
in 22 Ländern

Main research
centres in
22 countries

mehr als
more than



430.000

Tonnen CO₂-
Emissionen
ausgeglichen

Tons of CO₂ offset




mehr als
about

14.000

Mitarbeitende

Employees

mehr als
more than



8.400

Produkte für das
Baugewerbe von
der Unternehmens-
gruppe MAPEI

Products for
the building
industry of the
MAPEI Group

mehr als
more than



79.000

Kunden weltweit

Clients around
the world



109

Werke auf
5 Kontinenten,
in 42
verschiedenen
Ländern

Plants on
5 continents,
in 42
different
countries



92

Tochterunternehmen in
59 verschiedenen Ländern

Subsidiaries, including the parent
company, in 59 different countries

mehr als
more than



6.000

Neue Formeln der
Unternehmens-
gruppe MAPEI
jedes Jahr

New formulations
every year of the
MAPEI Group



1.000

Produkte mit
Umweltprodukt-
deklaration (EPD)

Products with
Environmental
Product Declara-
tion (EPD)

mehr als
more than



365.000

Fachleute der
Branche werden in
die Weiter-
bildungskurse von
MAPEI einbezogen

Professionals
from the sector
involved in MAPEI
training courses

mehr als
more than



31.200

Tonnen von
Produkten
werden täglich
versandt

Tons of products
shipped every day

MAPEI SYSTEMLÖSUNGEN ENTWICKELT FÜR IHREN ERFOLG

MAPEI bietet Ihnen in Deutschland mehr als 1.600 Produkte für das Baugewerbe für eine schier **unerschöpfliche Palette von Systemlösungen**. Charakteristisch für MAPEI ist genau dieser Systemgedanke: Alle Produkte sind systematisch aufeinander abgestimmt und basieren auf millionenfach bewährten Komponenten. Dies und der gelebte Wissenstransfer bieten sowohl Handel und Handwerk als auch Planern und Bauherren einen echten Mehrwert. MAPEI wurde 1937 in Mailand gegründet und ist heute der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, Abdichtungen und chemischen Produkten für das Baugewerbe.

Die sprichwörtliche **Spitzenqualität der Produkte** gründet sich auf diese über 85-jährige Erfahrung und eine permanente Produktinnovation. Heute gehören zum MAPEI Konzern **92 Tochtergesellschaften mit 109 Werken**. Die Gruppe ist in 59 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv. In Deutschland ist die MAPEI GmbH mit Sitz in Großostheim seit über 30 Jahren und mit mehr als 250 Mitarbeitern vertreten.

Die MAPEI Gruppe investiert über 5 Prozent ihres Jahresumsatzes in die Forschungsarbeit – davon 70 Prozent in die Entwicklung umweltschonender, nachhaltiger Produkte, die den international anerkannten Gebäudezertifizierungsstandard LEED erfüllen oder übertreffen. Mehr als 12 Prozent der Mitarbeiter von MAPEI sind im Bereich **Forschung und Entwicklung** tätig und arbeiten täglich daran, MAPEI Produkte noch besser zu machen. Die Qualität der MAPEI Produkte wird kontinuierlich weiterentwickelt und orientiert sich an internationalen Standards und Normen. Das Ergebnis sind praxismgerechte und anwenderorientierte Lösungen auf dem neuesten Stand von Forschung und Entwicklung. Nachhaltigkeit und Kundennutzen sind die maßgeblichen Anwendungskriterien für professionelle Produktlösungen.

Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt. Perfekt aufeinander abgestimmt und im Verbund eingesetzt, bieten sie als Systemlösungen dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit, Umweltschonung und Langlebigkeit.



Unser Engagement zur Reduzierung unseres CO₂-Fußabdrucks

MAPEI wurde vor mehr als 85 Jahren in Mailand, Italien, gegründet und bietet seither hervorragende Systemlösungen für Bauchemie-Produkte auf der ganzen Welt. Die Produkte werden sowohl für große Infrastrukturprojekte, bei architektonischen Meisterwerken als auch in Wohnbereichen eingesetzt. Dieses Ziel wurde durch einen intensiven Austausch sowie durch ständige, ehrliche und offene Gespräche mit unseren Ansprechpartnern und Kunden erreicht. Dadurch erfahren und verstehen wir die wirklichen Bedürfnisse der Marktteilnehmer, um darauf **innovative** und **nachhaltige** Antworten zu geben.

MAPEIs **Konzept der Nachhaltigkeit** umfasst eine Vielzahl an Aspekten in Bezug auf Lebenskomfort und Wohlbefinden. Dabei sind wir der festen Überzeugung, dass der Profit eines Unternehmens im Einklang mit Ethik, Respekt für die Menschen und der Wertschöpfung für das Umfeld sein muss. Diese Grundsätze wurden schon immer als Teil der MAPEI Strategie berücksichtigt. Hiermit unterstreichen wir diesen Ansatz einmal mehr, denn wir möchten nicht nur aktiv sein, sondern auch unsere Werte und Erfahrungen teilen. Unserer Ansicht nach gibt es drei Eckpfeiler der Nachhaltigkeit: **der Planet, die Projekte und die Menschen**.

Zum Schutz des Planeten entwickeln und entwerfen wir Tag für Tag Lösungen mit immer geringeren Auswirkungen auf die Umwelt. Damit wir gute Ergebnisse erzielen, werden die Auswirkungen der Produkte während des gesamten Lebenszyklus überwacht und minimiert, von der Produktion bis zur Verpackung und von der Anwendung bis zur Entsorgung.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Die Fähigkeit, die besten und innovativsten Lösungen anzubieten, um nach umweltverträglichen Prinzipien zu planen und zu bauen, ist für MAPEI eine grundlegende Verpflichtung. Dies

erfordert Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, konkrete Entscheidungen zu treffen, um Planer, Bauunternehmen, Verarbeiter und Kunden mit Produkten zu versorgen, die über Jahre hinweg sicher, zuverlässig und langlebig sind und möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben. Es ist ein Weg, der den Schwerpunkt auf den Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit legt. Er vereint in sich Qualitätsarchitektur sowie Forschung und Entwicklung und orientiert sich am Wert der Erfahrung, die auf den größten Baustellen der Welt gereift ist. Tatsächlich tragen wir durch Produkte, die mit innovativen, recycelten, ultraleichten Rohstoffen entwickelt wurden, um den Energieverbrauch zu senken und den Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen sehr gering zu halten, zur Schaffung hochwertiger und langlebiger Gebäude bei.

Mittels einer **EPD – Environmental Product Declaration** (Umwelt-Produktdeklaration) werden die Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt während des gesamten Lebenszyklus dokumentiert. MAPEI verfügt über umfangreiche Zertifizierungen dieser Art für zahlreiche Systemlösungen. Die zu berücksichtigenden Auswirkungen auf die Umwelt sind vielfältig: von der globalen Erwärmung über die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten bis hin zum Einfluss auf das Ökosystem.

MAPEI ist es wichtig, die negativen Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt zu minimieren, um die Produkte so immer nachhaltiger zu machen. Damit dies erreicht wird, misst MAPEI die Auswirkungen stets wissenschaftlich nach internationalen Standards. Im Bausektor sind EPDs von grundlegender Bedeutung und helfen den Kunden bei der Auswahl von Produkten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt, um die Anforderungen verschiedener Systeme zur Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden zu erfüllen.

Die Fully Offset in the entire life cycle Produkte:

Bei dieser Produktgruppe werden die Ansprüche im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auf das höchste Niveau gehoben. Bei der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen können Sie Verlege- und Fugenmörtel wählen, deren CO₂-Emissionen ausgeglichen werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, aus einem umfangreichen Angebot an Produkten

aus dem Bereich der Reinigung und Pflege sowie Betoninstandsetzung auszuwählen, deren CO₂-Emissionen ebenfalls ausgeglichen werden. Zudem bieten wir Ihnen Fully Offset in the entire life cycle Produkte für die Verlegung von elastischen oder textilen Bodenbelägen. Hier können Sie zwischen Grundierungen, Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie Klebstoffen wählen.



Verbleibende Treibhausgasemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts entstehen, wurden mittels Lebenszyklusanalyse (LCA) ermittelt und durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) unabhängig geprüft und zertifiziert. Für das Jahr 2026 wurden diese Emissionen durch den Kauf von CO₂-Zertifikaten für Waldschutzprojekte ausgeglichen. Weitere Informationen zu den Emissionsberechnungen und Kompensationsprojekten finden Sie unter mapei.de.



MAPEI ACADEMY – SCHULUNGSPROGRAMM

Unsere Schulungen tragen zur Weiterentwicklung von mehr als 332.000 Fachleuten in der Baubranche bei. Ein ständiges Engagement, das auch Beratung und technische Unterstützung umfasst – überall auf der Welt, sodass wir immer in der Nähe unserer Kunden sind.

Für jeden die passende Schulung.

Freuen Sie sich auf ein hochinteressantes Themenspektrum und auf viele spannende Lösungen. Die Inhalte bringen wir Ihnen durch praktische Vorführungen, Online-Schulungen,

Anwendungsvideos und umfangreiche technische Unterlagen näher. Auf Wunsch organisieren wir für Sie auch individuelle Seminare in unserem Schulungszentrum in Kleinwallstadt oder direkt bei Ihnen vor Ort. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Dann besprechen wir im Detail, wie wir Ihr Wissen mit unserem über Jahrzehnte gewachsenen Know-how anreichern können. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter der E-Mail: event@mapei.de oder Telefon: 06026 5019716 und Ihre Teilnahme.

Erfahre mehr auf mapei.de

MAPEI MEHR WERT

PERSÖNLICH



**AWT-
Hotline**



**Service
auf Augenhöhe**



**Service & Soforthilfe
vor Ort**



**48 h
Lieferservice**



**Aufbau-
empfehlungen**




**MAPEI PUMP IT
für Ihr Großprojekt**

RUND UM DIE UHR



**MAPEI APP
24/7 Service**



**Über 50
Systemlösungen**



**Systemaufbau-
& Klebstoffempfehlungen**



MAPEI Website
Anleitungen, Ratgeber u.v.m.




**Anwendungsvideos,
Online-Schulungen u.v.m.**



Produktbibliothek

GEMEINSAM



**Schulungen &
Workshops**
bei Ihnen vor Ort



Schulungen & Workshops
in unserem Schulungszentrum
MAPEI Academy



MAPEI DNA
nahbar, lösungsorientiert –
immer einen Schritt voraus



**Online-
Schulungen**



**Handwerkertage/
Profitage**



MAPEI Events

DIE WELT VON MAPEI IN IHREN HÄNDEN!


Erfahren Sie mehr über das Unternehmen, unseren Produktkatalog sowie entsprechende technische Dokumentationen und Videos.

In der **MAPEI Unternehmens-App** sind alle wichtigen Bereiche zu finden – von Verlegeprodukten für Fliesen- und Natursteinbeläge über Verlegeprodukte für elastische, textile Bodenbeläge und Parkett bis hin zu Kunststoffabdichtungssystemen. Über das Menü gelangen Nutzer schnell zu den einzelnen Bereichen und bekommen zu jedem einzelnen Arbeitsschritt die dazu **passenden Produkte** angezeigt. Jetzt muss man nur noch das passende Produkt auswählen. Dies macht das Bedienen der MAPEI Unternehmens-App sehr komfortabel und leicht.

Es kann auch gezielt über eine Suchfunktion ein gewünschtes Produkt eingegeben werden. Mit einem Fingertipp landet man dann schnell auf der gesuchten Seite. Sobald ein Produkt ausgesucht worden ist, können alle nützlichen Informationen oder auch das Technische Merkblatt, das ebenfalls alle wichtigen Informationen enthält, durchgelesen werden.

Zusätzlich bietet die MAPEI Unternehmens-App nun auch eine **Favoriten-Liste**, die einen schnellen Zugriff auf die Top-Produkte des App-Anwenders bietet.

Mit der App stehen Verarbeitern, Architekten und Planern sowie dem Handel jetzt die **Aufbauempfehlungen der MAPEI Experten** noch einfacher und schneller zur Verfügung: auf der Baustelle direkt per Smartphone oder Tablet in weniger als zwei Minuten, quasi selbst erstellt. Dazu geben Anwender lediglich einige Angaben zum Bauvorhaben wie Untergrund, Belag, Spachteldicke, etc. ein.






Die App sucht sich dann auf Basis der Eingaben die passenden Bausteine aus einer komplexen Aufbauempfehlungsstruktur im Hintergrund heraus, welche durch die Experten der MAPEI Anwendungstechnik erstellt wurde. Schon in weniger als zwei Minuten haben Kunden so ihre **individuelle Aufbauempfehlung** parat.

Dabei beschränkt sich der mögliche Aufbau nicht nur auf Standard-Anwendungen – auch kritische Untergründe in der Sanierung wie alte Holzdielen, Beton im Bestand oder Magnesia-/Steinholzestriche können als Untergrund ausgewählt werden. Auch berücksichtigt die App neuartige **PVC-freie Designbeläge**, ableitfähige Verlegungen diverser Belagstypen, **großformatige Fliesenverlegungen** oder die Oberflächenbehandlung von **Parkett**. So deckt die Aufbauempfehlungsfunktion 90 % der Baustellensituationen ab.

Der Online-Aufbau lässt sich wahlweise als PDF- oder Textdatei ansehen, speichern und weiterverarbeiten. Zudem können die Aufbauten mit Bildern versehen und personalisiert an Kunden verschickt oder bei Rückfragen direkt an die MAPEI Anwendungstechnik übermittelt.

Mit dem **ULTRACARE Produktfinder** gelangt man in kürzester Zeit zum geeigneten Produkt. Mit vier Klicks vom Problem zur passenden Lösung. Er ist sowohl über „Tools und Downloads“ als auch über die Produktlinien-Seite für „Reinigung, Pflege und Schutz von Oberflächen“ auf der Website zu finden.



MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN BAUPRODUKTE-VERORDNUNG (BauPVO)

Spachtelmassen, Verlegemörtel für keramische Fliesen und Naturwerksteine, gebrauchsfertige Mörtel und Estriche, Mauerwerksmörtel, Produkte für die Betoninstandsetzung, Betonzusatzmittel, Reparatursysteme usw., welche die Anforderungen europäischer Normen erfüllen, werden gemäß der BauPVO mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Anhand der beim jeweiligen Produkt verwendeten Logos in den Katalogen und den Technischen Merkblättern ist erkennbar, welche europäische Norm erfüllt wird. Zusätzlich wird, je nach Anforderung gemäß europäischer Norm, das Leistungsspektrum durch spezielle Logos mit der Angabe der jeweiligen Produktleistungen dargestellt.



MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ERFÜLLEN DARÜBER HINAUS HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN NIEDRIGE EMISSIONEN



EMICODE

MAPEI ist Mitglied der GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.. Ziel dieser Gemeinschaft ist es, allen am Bau Beteiligten eine Orientierung über emissionsarme Systeme zu geben, daher wurde das geschützte Klassifizierungssystem EMICODE® geschaffen. Mit dem „EMICODE®“ hat die GEV ein Kennzeichnungssystem, welches die Emissionen in verschiedene Klassen einteilt. Ausschließlich Produkte, die die strengen Emissionsansprüche erfüllen, dürfen mit dem Siegel gekennzeichnet werden. Der EMICODE® EC1Plus stellt zurzeit die niedrigste Emissionsklasse dar.



www.blauer-engel.de/uz113

Blauer Engel

Der „Blaue Engel“ ist ein deutsches Ökolabel. Mit dem DE-UZ 113 werden wasserverdünnbare Klebstoffe ausgezeichnet, insbesondere im Hinblick auf Schadstofffreiheit. Im Klebstoff können verschiedene schwerflüchtige organische Substanzen enthalten sein. Diese Stoffe dünsten allmählich über lange Zeit hinweg aus dem Klebstoff aus, bahnen sich ihren Weg durch den Bodenbelag und gelangen so in die Atemluft oder binden sich an den Hausstaub. Bei Klebstoffen mit dem Blauen Engel wird dies vermieden. Die ausgewählten Produkte weisen alle den Blauen Engel auf.

MAPEI PRODUKTSYSTEME UND KLASSIFIZIERUNGEN



Fast Track

Das MAPEI Fast-Track-System beinhaltet ausgewählte Produkte für den schnellen Baufortschritt.



Ultralite-Technology

Produkte mit Ultralite-Technologie zeichnen sich dank ihrer speziellen Formulierung und den Leichtzuschlägen durch eine leichtere Verarbeitung und Handhabung aus.



DropEffect®

Die DropEffect®-Technologie von MAPEI verbessert die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften mit hydrophobischen Additiven.



Maximale Ergiebigkeit

Bei Verlegemörteln der Ultralite-Linie ist im Vergleich zu herkömmlichen MAPEI Verlegemörteln eine höhere Flächenleistung möglich.



Low Dust

Die Low Dust-Technologie von MAPEI reduziert die Staubemissionen von Pulverprodukten während des Anrührens und der Verarbeitung um ca. 90 % und bietet so Vorteile für die Umwelt und die Gesundheit der Verarbeiter.



Wählbare Konsistenz

Bei vielen MAPEI Verlegemörteln ergibt sich je nach Anmachwassermenge eine variable Mörtelkonsistenz. Je nach Verlegeaufgabe kann die Konsistenz gewählt werden: Dünnbett, Mittelbett, Fließbett oder Spachtelmasse.



Verbleibende Treibhausgasemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts entstehen, wurden mittels Lebenszyklusanalyse (LCA) ermittelt und durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) unabhängig geprüft und zertifiziert. Für das Jahr 2026 wurden diese Emissionen durch den Kauf von CO₂-Zertifikaten für Waldschutzprojekte ausgeglichen. Weitere Informationen zu den Emissionsberechnungen und Kompensationsprojekten finden Sie unter mapei.com.



Hybrid-Technologie

Die MAPEI Hybrid-Technologie ist eine bewährte Technologie für Spachtelmassen, die Gips und Zement kombiniert, um von den Vorteilen beider Bindemittel zu profitieren: Gips sorgt für eine spannungsarme Aushärtung, während Zement die Trocknung beschleunigt. Dieses Zusammenspiel ermöglicht eine sichere Anwendung auch auf schwierigen Untergründen mit kurzer Wartezeit.



Low Odour

Produkte mit der Kennzeichnung „Low Odour“ werden nach ISO 16000-28 sensorisch in Bezug auf Geruchsstoffemissionen bewertet und weisen somit einen geringen Materialgeruch auf.



Bio Block®

Produkte mit BioBlock®-Technologie verhindern die Bildung von Mikroorganismen, der Ursache für Schimmel.



M1 – Emission Class for Building Material

Das finnische Emissionslabel für Bauprodukte und Möbel zählt zu den führenden Prüfzeichen im skandinavischen Raum. M1 ist die beste Kategorie und steht für „schadstoffarm“.

1. GRUNDIERUNGEN

UNTERGRUND	Zement- estrich	Beton	Guss- asphalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB- Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ECO PRIM T PLUS Mischungsverhältnis bis zu:	1:4	1:3	1:1	1:2	1:1		unver- dünnt	unver- dünnt	unver- dünnt
ECO PRIM GRIP PLUS									
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS 0 – 20 mm Schichtdicke									

2. AUSGLEICHEN

UNTERGRUND	Zement- estrich	Beton	Guss- asphalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB- Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ULTRAPLAN XTRA 1 – 20 mm Schichtdicke			bis 3 mm		mit Mape- fibre 6 mm				
ULTRAPLAN ECO XTRA 1 – 15 mm Schichtdicke ULTRAPLAN BASIC XTRA 1 – 10 mm Schichtdicke			bis 5 mm		mit Mape- fibre 6 mm				
PLANITEX FAST 1 – 25 mm Schichtdicke PLANITEX PRO & PLANITEX BASIC 1 – 15 mm Schichtdicke					mit Mape- fibre 6 mm				

3. VERLEGEN

BELAG	Textil	Nadelvlies	Design- belag	Linoleum	Gummi/ Kautschuk	PVC/CV
ULTRABOND ECO V4SP						
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR						
ULTRABOND ECO 4 LVT						
ULTRABOND ECO TX2						

* Festsitzend, wasserfest, tragfähig nach entsprechender Untergrundvorbereitung

 Profilösung
 Alternative MAPEI Systemempfehlung

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter und die Gebrauchsanleitung auf den jeweiligen Gebinden.

VERLEGUNG VON PARKETT

1. GRUNDIERUNGEN

UNTERGRUND	Zement- estrich	Beton	Guss- asphalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB- Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ECO PRIM T PLUS Mischungsverhältnis bis zu:	1:4	1:3	1:1	1:2	1:1		unver- dünnt	unver- dünnt	unver- dünnt
ECO PRIM PU 1K TURBO						**			

2. AUSGLEICHEN

UNTERGRUND	Zement- estrich	Beton	Guss- asphalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB- Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ULTRAPLAN XTRA 1–20 mm Schichtdicke			bis 3 mm		mit Mape- fibre 6 mm				
PLANITEX FAST 1–25 mm Schichtdicke					mit Mape- fibre 6 mm				

3. VERLEGEN

PARKETTART	Mosaik- parkett (EN 13488)	Stab- parkett (EN 13226)	Hochkant- lamellenpar- kett (EN 14761)	Holzpfaster RE	Lam- parkett (EN 13227)	Massiv- dielen (EN 13629)	Mehrschicht- parkett (EN 13489)
ULTRABOND ECO S968 1K							
ULTRABOND S948 1K							

4. SCHÜTZEN

BELASTUNG UND HOLZARTEN	niedrig	mittel	hoch	Eiche	Buche	Ahorn	Exoten
ULTRACOAT BINDER							
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE							
ULTRACOAT HT 2K							
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS							

* Festsitzend, wasserfest, tragfähig nach entsprechender Untergrundvorbereitung

** Bitte Rücksprache mit MAPEI Anwendungstechnik: Gefahr der nachträglichen Durchfeuchtung

■ Profilösung

■ Alternative MAPEI Systemempfehlung

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter und die Gebrauchsanleitung auf den jeweiligen Gebinden.

INHALTSVERZEICHNIS



1. VORBEREITEN

21

Dispersionsgrundierungen.....	22
ECO PRIM T PLUS.....	22
ECO PRIM T PRO.....	23
ECO PRIM T EASY.....	23
ECO PRIM GRIP PLUS.....	23
MAPEPROOF PRIMER.....	24
Reaktionsharz-Grundierungen.....	25
EC PRIM PU 1K TURBO.....	25
PRIMER MF EC PLUS.....	25
PRIMER MF.....	25
Rissharze.....	26
EPORIP SCR.....	26
Übersicht MAPEI Dispersionsgrundierungen.....	28
Übersicht MAPEI Sperrgrundierungen.....	29



2. AUSGLEICHEN

31

Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär.....	32
ULTRAPLAN XTRA.....	32
ULTRAPLAN ECO XTRA.....	33
ULTRAPLAN BASIC XTRA.....	33
NOVOPLAN CONTRACT.....	33
ULTRAPLAN RENOVATION.....	34
ULTRAPLAN MAXI.....	35
ULTRAPLAN FAST TRACK.....	35
FIBERPLAN XTRA.....	35
Übersicht MAPEI Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär.....	36
Spachtelmassen – selbstverlaufend, hybridbasiert.....	38
PLANITEX RENOVATION.....	38
PLANITEX FAST.....	39
PLANITEX PRO.....	39
PLANITEX BASIC.....	39
Übersicht MAPEI Spachtelmassen – selbstverlaufend – Hybrid-Technologie.....	40
Deine Pumpvorteile auf einen Blick.....	41
Spachtelmassen – standfest, zementär.....	42
PLANIPATCH XTRA.....	42
PLANIPREP FIX.....	43
PLANIPREP CONTRACT.....	43
Spachtelmassen – standfest, gipsbasiert.....	43
PLANITEX STANDFEST.....	43
Spachtelmassen – standfest, dispersionsbasiert.....	44
PLANIPREP 4 LVT.....	44
Spachtelmassen – Ergänzungsprodukte.....	44
LATEX PLUS.....	44
PLANOPUR.....	44
MAPENET FM.....	45
MAPENET FS.....	45
MAPEFIBRE 6 MM.....	45
MAPESTRIP PERIMETER 50.....	46
MAPELEVEL PEG.....	46



3. ABDICHTEN IM VERBUND

49

Abdichtungsbahn.....	50
MAPEGUARD WP 200.....	50
MAPEGUARD ST.....	51
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC.....	51
MAPEGUARD PC.....	51
MAPEGUARD WP ADHESIVE.....	52
MAPEFLEX MS 45.....	52
Dispersionsabdichtung.....	53
MAPEGUM WPS.....	53
MAPECOLOR WPS.....	53



4. VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODENBELÄGEN

55

Klebstoffe – universell.....	56
ULTRABOND ECO V4SP.....	56
ULTRABOND ECO VS90 PLUS.....	57
ULTRABOND ECO VS60.....	57
Verlegeprodukte für Designbeläge (LVT).....	58
ULTRABOND ECO 4 LVT.....	58
ULTRABOND ECO MS 4LVT WALL&FLOOR.....	59
MAPECOAT 4 LVT.....	60
Verlegeprodukte für Wandbeläge.....	60
ULTRABOND DECOR WET.....	60
MAPECOAT DECOR PROTECTION.....	60
Klebstoffe – Textil.....	62
ULTRABOND ECO TX2.....	62
ULTRABOND ECO TX1.....	62
ULTRABOND ECO TACK TX+.....	62
ULTRABOND ECO FIX.....	63
Klebstoffe – Linoleum.....	63
ULTRABOND ECO 530.....	63
Übersicht MAPEI Bodenbelagsklebstoffe.....	64



5. VERLEGEN VON ELEKTRISCH-LEITFÄHIGEN BELÄGEN

67

Leitfähige Produkte.....	68
ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE.....	68
ADESILEX G19 CONDUCTIVE.....	68
KOMBI-ZAHNLEISTE.....	68
PRIMER G CONDUCTIVE.....	69
MAPELECTRIC CP1.....	69



6. VERLEGEN VON PARKETT

71

Parkettklebstoffe – SMP.....	72
ULTRABOND ECO S968 1K.....	72
ULTRABOND S958 1K.....	73
ULTRABOND S948 1K.....	73
ULTRABOND S938 1K.....	73
Parkettklebstoffe – PU.....	74
ULTRABOND P909 2K FAST.....	74
ULTRABOND P909 2K.....	74
Übersicht MAPEI Parkettklebstoffe.....	76

INHALTSVERZEICHNIS



7. SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT

79

Fugenkitte	80
ULTRACOAT BINDER.....	80
Grundierungen.....	80
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE.....	80
Lacke.....	81
ULTRACOAT HT 2K	81
ULTRACOAT MT 2K.....	82
ULTRACOAT EASY PLUS	82
ULTRACOAT EASY	82
Öle & Wachse.....	84
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS	84
ULTRACOAT HARD OIL HARDENER.....	84
Reinigung und Pflege	84
ULTRACOAT OIL CARE PLUS	84
ULTRACOAT CLEANER.....	85
Ergänzungsprodukte zum Oberflächenschutz.....	85
ULTRACOAT ROLLER T10	85
ULTRACOAT ROLLER T5.....	85



8. ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN

87

Unterlagen.....	88
UNIRENO NG	88
MAPETEX VLIES.....	89
MAPELAY.....	89
MAPESONIC CR	89



9. KLEBEN MIT KONTAKT-/MONTAGEKLEBSTOFFEN UND KLEBEBÄNDERN

91

Kontaktklebstoffe.....	92
ULTRABOND CONTACT	92
ADESILEX LP.....	92
Klebebänder.....	92
Klebebänder.....	92
MAPECONTACT PLUS.....	92
Montageklebstoffe	93
ULTRABOND MS RAPID	93
ULTRABOND MS EASY	93
ULTRABOND SUPER GRIP	93



10. HERSTELLEN VON ESTRICHEN

95

Leichtausgleichsmörtel.....	96
MAPELIGHT THERMO.....	96
Schnellzement-Estrichmörtel	98
MAPECEM PRONTO SL	98
MAPECEM PRONTO	99
TOPCEM PRONTO.....	99
Schnellzement-Estrichbindemittel	99
MAPECEM	99
TOPCEM	100
Ergänzungsprodukte	100
MAPEGROUT PRIMER D.....	100
EPORIP	100
MAPEI Auswahlmatrix Estriche	102



11. KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN UND DESIGNSPACHTELMASSEN 105

Dekorative Spachtelmassen – zementär.....	106
ULTRATOP.....	106
ULTRATOP LOFT F.....	108
ULTRATOP LOFT W.....	108
ULTRATOP EASYCOLOR.....	108
ULTRATOP BASE COAT.....	110
MAPEFLOOR FINISH 58 W.....	110
MAPECRETE STAIN PROTECTION.....	110
MAPELUX OPACA.....	111
Kunstharzversiegelungen.....	112
MAPECOAT I 24.....	112
MAPECOAT I 62 W.....	113
Kunstharzbeschichtungen.....	114
MAPEFLOOR I 302 SL.....	114
Systemgrundierungen.....	116
PRIMER SN.....	116
PRIMER LT.....	116
PRIMER GRIP WHITE.....	116
Ergänzungsprodukte.....	117
ADESILEX PG4.....	117
MAPEFLOOR FILLER.....	117
MAPEFLOOR CLEANER ED.....	117
MAPEFLOOR WAX REMOVER.....	118
Reparaturmörtel.....	119
PLANITOP RASA & RIPARA R4.....	119



12. ZUBEHÖR 121

Armierungsprodukte.....	122
MAPENET 150.....	122
ESTRICH-DEHNDÜBEL.....	122
Quarzsande.....	122
QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25.....	122
Ausgleichen.....	123
AUSBREITMASS-PLATTE.....	123
AUSBREITMASS-RING.....	123
Stellmittel.....	123
ADDITIX PE.....	123
Reinigen.....	124
ULTRACARE MULTICLEANER.....	124
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY.....	124
ULTRACARE HD CLEANER.....	124
CLEANER H.....	125
Sonstiges.....	125
MÖRTELKÜBEL.....	125
MESSEIMER.....	125

STICHWORTVERZEICHNIS

A	Abdichten im Verbund..... 49 Acrylatprimer.....110 Acrylatprimer.....116 Acrylatprimer.....116 ADDITIX PE.....123 ADESILEX G19 CONDUCTIVE.....68 ADESILEX LP.....92 ADESILEX PG4.....117 Armierungsgelege.....45 Armierungsgewebe.....122 Armierungsmatte.....45 AUSBREITMASS-PLATTE.....123 AUSBREITMASS-RING.....123 Ausgleichen.....31	Epoxidharzgrundierung 2K.....25 Epoxidharzgrundierung 2K.....25 Epoxidharzgrundierung 2K.....116 Epoxidharz-Haftbrücke 2K.....100 Epoxidharzklebstoff.....117 Estrichbindemittel.....100 ESTRICH-DEHNDÜBEL.....122 Estrich trockenmörtel.....99	F Farbpaste.....53 FIBERPLAN XTRA.....35 Flüssigpigment.....108 Fugen kittlösung.....80 Fugensicherung.....122 Füllstoff.....117	G Glasfasern.....45	H Haftschlämme, zementär.....100 Härter.....84 Herstellen von Estrichen.....95 Hybridklebstoff 1K.....59 Hybrid-Montageklebstoff.....93 Hybrid-Montageklebstoff.....93	I Imprägnierung.....110 Intensivreiniger, Konzentrat.....124	K Klebemörtel.....52 Kleben mit Kontakt-/Montage- klebstoffen und Klebebändern.....91 KOMBI-ZAHNLEISTE.....68 Kunsthartzbeschichtungen und Designspachtelmassen.....105	L LATEX PLUS.....44 Leichtausgleichs-Trockenmörtel – zementär.....96 Leitfähige Dispersionsgrundierung.....69 Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff.....68 Leitfähiger Universalklebstoff.....68 Leitzusatz.....69 Linoleumklebstoff.....63 Lösemittelfreier Kontaktklebstoff.....92	M MAPECEM.....99 MAPECEM PRONTO.....99 MAPECEM PRONTO SL.....98 MAPECOAT 4 LVT.....60 MAPECOAT DECOR PROTECTION...60 MAPECOAT I 24.....112 MAPECOAT I 62 W.....113 MAPECOLOR WPS.....53 MAPECONTACT PLUS.....92 MAPECRETE STAIN PROTECTION...110 MAPEFIBRE 6 MM.....45 MAPEFLEX MS 45.....52 MAPEFLOOR CLEANER ED.....117 MAPEFLOOR FILLER.....117 MAPEFLOOR FINISH 58 W.....110 MAPEFLOOR I 302 SL.....114 MAPEFLOOR WAX REMOVER.....118 MAPEGROUT PRIMER D.....100 MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC...51 MAPEGUARD PC.....51 MAPEGUARD ST.....51 MAPEGUARD WP 200.....50 MAPEGUARD WP ADHESIVE.....52 MAPEGUM WPS.....53 MAPELAY.....89 MAPELECTRIC CPI.....69	MAPELEVEL PEG.....46 MAPELIGHT THERMO.....96 MAPELUX OPACA.....111 MAPENET 150.....122 MAPENET FM.....45 MAPENET FS.....45 MAPEPROOF PRIMER.....24 MAPESONIC CR.....89 MAPESTRIP PERIMETER 50.....46 MAPEX VLISS.....89 MESSEIMER.....125 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff.....58 MÖRTELKÜBEL.....125 MS-Dicht- und Klebstoff.....52 Multifunktionsklebstoff.....57	N Neoprene-Kontaktklebstoff.....92 Neutralreiniger, Konzentrat.....124 Nivellierpin.....46 NOVOPLAN CONTRACT.....33	P Parkettgrundierung 1K.....80 Parkettlack 1K.....82 Parkettlack 1K.....82 Parkettlack 2K.....81 Parkettlack 2K.....82 Parkettwachs.....84 Pfleagemittel.....84 PLANIPATCH XTRA.....42 PLANIPREP 4 LVT.....44 PLANIPREP CONTRACT.....43 PLANIPREP FIX.....43 PLANITEX BASIC.....39 PLANITEX FAST.....39 PLANITEX PRO.....39 PLANITEX RENOVATION.....38 PLANITEX STANDFEST.....43 PLANITOP RASA & RIPARA R4.....119 PLANOPUR.....44 PRIMER G CONDUCTIVE.....69 PRIMER GRIP WHITE.....116 PRIMER LT.....116 PRIMER MF.....25 PRIMER MF EC PLUS.....25 PRIMER SN.....116 PU-Grundierung 1K.....25 PU-Parkettklebstoff 2K.....74 PU-Parkettklebstoff 2K.....74 PU-Spachtelmasse 2K.....44	Q QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25.....122	R Randdämmstreifen.....46 Reiniger für Oberflächen.....117 Reiniger für Oberflächen.....118 Reinigungsmittel.....85 Reinigungsspray, gebrauchsfertig.....124 Reinigungstuch.....125 Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell.....119 Rutschbremse.....62	S Schnellestrichbindemittel.....99 Schnellestrich trockenmörtel.....99 Schnellspachtelmasse – zementär.....35 Schützen und Pflegen von Parkett79 Selbstverlaufende Spachtelmasse.....106 Silikat-Gießharz 2K.....26 SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch.....73 SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch.....73 SMP-Parkettklebstoff 1K – hart- elastisch.....73 SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest.72
B	Bodenspachtelmasse – Hybrid- Technologie.....38 Bodenspachtelmasse – Hybrid- Technologie.....39 Bodenspachtelmasse – Hybrid- Technologie.....39 Bodenspachtelmasse – Hybrid- Technologie.....39 Bodenspachtelmasse – zementär.....32 Bodenspachtelmasse – zementär.....33 Bodenspachtelmasse – zementär.....33 Bodenspachtelmasse – zementär.....33 Bodenspachtelmasse – zementär, fasermarmiert.....35	C CLEANER H.....125	D Dichtbahn.....50 Dichtband.....51 Dichtecke Innen/Dichtecke Außen.....51 Dichtmanschette Wand.....51 Dickschichtspachtelmasse – zementär35 Dispersionsabdichtung 1K.....53 Dispersionsfixierung.....63 Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig.....23 Dispersionsgrundierung – Konzentrat22 Dispersionsgrundierung – Konzentrat23 Dispersionsgrundierung – sperrend.....24 Dispersionshaftbrücke.....23 Dispersions-Montageklebstoff.....93 Dünnestrich – zementär, fasermarmiert34	E EC PRIM PU 1K TURBO.....25 ECO PRIM GRIP PLUS.....23 ECO PRIM T EASY.....23 ECO PRIM T PLUS.....22 ECO PRIM T PRO.....23 Einpflge.....111 Elastifizierende Dispersion.....44 Entkoppeln und Trittschall dämmen87 Entkopplungs- und Trittschall- dämmplatte.....88 Entkopplungsunterlage.....89 Entkopplungsvlies.....89 EPORIP.....100 EPORIP SCR.....26 Epoxidharzanstrich 2K.....113 Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig.....112 Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt.....114											

Standfester, feiner Zementspachtel	108
Standfester, grober Zementspachtel	108
Standfeste Spachtelmasse – dispersionsbasiert	44
Standfeste Spachtelmasse – gipsbasiert	43
Standfeste Spachtelmasse – zementär	42
Standfeste Spachtelmasse – zementär	43
Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte	123

T

Textilbelagsklebstoff	62
Textilbelagsklebstoff	62
TOPCEM	100
TOPCEM PRONTO	99
Trittschalldämmunterlage	89
Trockenklebeband	92

U

ULTRABOND CONTACT	92
ULTRABOND DECOR WET	60
ULTRABOND ECO 4 LVT	58
ULTRABOND ECO 530	63
ULTRABOND ECO FIX	63
ULTRABOND ECO	
MS 4LVT WALL&FLOOR	59
ULTRABOND ECO S968 1K	72
ULTRABOND ECO TACK TX+	62
ULTRABOND ECO TX1	62
ULTRABOND ECO TX2	62
ULTRABOND ECO V4SP	56
ULTRABOND ECO V4 SP	
CONDUCTIVE	68
ULTRABOND ECO VS60	57
ULTRABOND ECO VS90 PLUS	57
ULTRABOND MS EASY	93
ULTRABOND MS RAPID	93
ULTRABOND P909 2K	74
ULTRABOND P909 2K FAST	74
ULTRABOND S938 1K	73
ULTRABOND S948 1K	73
ULTRABOND S958 1K	73
ULTRABOND SUPER GRIP	93
ULTRACARE HD CLEANER	124
ULTRACARE MULTICLEANER	124
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY	124
ULTRACOAT BINDER	80
ULTRACOAT CLEANER	85
ULTRACOAT EASY	82
ULTRACOAT EASY PLUS	82
ULTRACOAT HARD OIL	
HARDENER	84
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS	84
ULTRACOAT HT 2K	81
ULTRACOAT MT 2K	82
ULTRACOAT OIL CARE PLUS	84
ULTRACOAT ROLLER T5	85
ULTRACOAT ROLLER T10	85
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE	80
ULTRAPLAN BASIC XTRA	33
ULTRAPLAN ECO XTRA	33
ULTRAPLAN FAST TRACK	35
ULTRAPLAN MAXI	35
ULTRAPLAN RENOVATION	34
ULTRAPLAN XTRA	32
ULTRATOP	106
ULTRATOP BASE COAT	110
ULTRATOP EASYCOLOR	108
ULTRATOP LOFT F	108
ULTRATOP LOFT W	108
UNIRENO NG	88
Universalklebstoff	56
Universalklebstoff	57

V

Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen	55
Verlegen von elektrisch-leitfähigen Belägen	67
Verlegen von Parkett	71
Versiegelung 2K	60
Versiegelung 2K	60
Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert	110
Vorbereiten	21

W

Wandbelagsklebstoff	60
Wandspachtelmasse – zementär	43


Z

Zahnleiste	68
Zementfließestrich	98
Zubehör	85
Zubehör	85
Zubehör	121
Zubehör	123
Zubehör	123
Zubehör	125
Zubehör	125
Zuschlag	122

Detaillierte Produktinformationen sind im Technischen Merkblatt auf www.mapei.de zu finden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

1





VORBEREITEN

Dispersionsgrundierungen

ECO PRIM T PLUS.....	22
ECO PRIM T PRO.....	23
ECO PRIM T EASY.....	23
ECO PRIM GRIP PLUS.....	23
MAPEPROOF PRIMER.....	24

Reaktionsharz-Grundierungen


EC PRIM PU 1K TURBO.....	25
PRIMER MF EC PLUS.....	25
PRIMER MF	25

Rissharze

EPORIP SCR.....	26
-----------------	----

Übersicht MAPEI Dispersionsgrundierungen 28

Übersicht MAPEI Sperrgrundierungen 29



ECO PRIM T PLUS

Dispersionsgrundierung – Konzentrat



HANDWERKER TIPP

Universal-Grundierung, schnell trocknend, für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- universell, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- verdünnbar, Grundierkonzentrat, einsetzbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4
- sehr schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Altuntergründen sowie Fertigteilestrichen und Holzwerkstoffplatten
- zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo
- zum Grundieren von Calciumsulfatestrichen vor der Verlegung von Fliesen bis 1 m² mit normal erhärtenden Verlegemörteln
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **EC PRIM PU 1K TURBO**, **PRIMER MF EC PLUS** oder **PRIMER MF**
- zur Staubbindung auf belegreifen Untergründen vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI SMP-Parkettklebstoffen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

unverdünnt, bis 1 : 4

Verarbeitung:

Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:

0–60 Minuten, je nach Anwendung

Farbe:

hellblau

CISCODE:

D1

EMICODE®:

EC1 Plus

Blauer Engel:

DE-UZ 113


Verbrauch:

unverdünnt: ca. 150 g/m²
 1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
 1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²
 1:3 verdünnt: ca. 35 g/m²
 1:4 verdünnt: ca. 30 g/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	1559810
Kanister	5 kg	128	1559805





ECO PRIM T PRO

Dispersionsgrundierung – Konzentrat

Dispersionsgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar
- flexibel, je nach Untergrund bis 1 : 2 verdünnbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Altuntergründen sowie Fertigteilestrichen und Holzwerkstoffplatten
- zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo
- zur Staubbinding auf belegreifen Untergründen vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI SMP-Parkettklebstoffen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	155610



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 2

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
30–60 Minuten,
je nach Anwendung

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²

Lagerung:
12 Monate

ECO PRIM T EASY

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- einfache Anwendung, für alle saugenden Untergründe
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Fertigteilestrichen sowie alten Spachtelmassenschichten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	155710



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 1

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
30–60 Minuten,
je nach Anwendung

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²

Lagerung:
12 Monate

ECO PRIM GRIP PLUS

Dispersionshaftbrücke

Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- auf glatten Untergründen, für ausgezeichnete Haftvermittlung
- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten

Anwendung:

- zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein, Terrazzo und Betonoberflächen
- perfekte Vorbereitung für Fliesenkleber und Spachtelmassen
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **EC PRIM PU 1K TURBO**, **PRIMER MF EC PLUS** oder **PRIMER MF**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	64	1560110
	5 kg	80	1560105
	10 x 1 kg	27 Kartons à 10 x 1 kg	1560130



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:
30–60 Minuten

Farbe: grau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
200–300 g/m²

Lagerung:
12 Monate

MAPEPROOF PRIMER

Dispersionsgrundierung – sperrend



www.blauer-engel.de/uz113



HANDWERKER TIPP

Feuchtigkeitssperrende Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4,5 CM-% / 95 % rel. Feuchte (unbeheizt) bzw. 2,5 CM-% / 85 % rel. Feuchte (beheizt)
- haftfreundlich, direkte Spachtelungen ohne zusätzliche Haftbrücke oder Quarzsand
- eingefärbt, leichte und schnelle Auftragserkennung
- schnell, kurze Trocknung reduziert Wartezeiten und ermöglicht zügiges Weiterarbeiten

Anwendung:

- zum Absperren von unbeheizten Zementestrichen bis 4,5 CM-% und von beheizten Zementestrichen bis 2,5 CM-%
- geeignet als Ersatzprodukt für Epoxidharze, da GISCODE D1 – Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei
- zur Realisierung von LEED- oder DGNB-zertifizierten Gebäuden

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

unverdünnt, bis 1 : 1

Verarbeitung:

Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:

2–5 Stunden

Farbe: blau-grün

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

unverdünnt: 120 g/m²

1:1 verdünnt: 60 g/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	2822710



EC PRIM PU 1K TURBO

PU-Grundierung 1K

PU-Grundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6,0 CM-% (unbeheizt) bzw. 3,0 CM-% (beheizt)
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen und Altuntergründen mit Klebstoffresten
- zur Reststaubbildung vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI Reaktionsharzklebstoffen



Technische Daten:

Verarbeitung:

Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüs-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:

mindestens 2 Stunden

Farbe:

transparent

GISCODE:

RU1

EMICODE®:

EC1^{Plus}

Verbrauch:

80–150 g/m² pro Auftrag

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	10 kg	45	233210



PRIMER MF EC PLUS

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung
- kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6,0 CM-% (unbeheizt) bzw. 3,0 CM-% (beheizt)

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 4 : 1

Verarbeitung:

Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüs-/Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit:

40 Minuten (bei +23° C)

Trocknungszeit:

ca. 8 Stunden

Farbe:

gelb-transparent

GISCODE:

RE30

EMICODE®:

EC1^{Plus}

Verbrauch:

200–400 g/m² pro Auftrag, je nach Anwendung und Untergrund

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	A+B 5 kg	45	2416106



PRIMER MF

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- niedrigviskos, sehr gutes Eindringvermögen
- ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 3 : 1

Verarbeitung:

Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüs-/Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit:

60 Minuten (bei +23°C)

Trocknungszeit:

ca. 12 Stunden

Farbe:

gelb-transparent

GISCODE:

RE30

Verbrauch:

200–400 g/m² pro Auftrag, je nach Anwendung und Untergrund

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A / B	Belchgebinde 21 kg/Flasche 7 kg	22 / 45	241128 / 241528
Kombigebinde	A+B 4 kg	52	241105
Komp. A / B	Kunststoffgeb. 8 x 0,75 kg/Flasche 28 x 0,25 kg	43 / 33	241101 / 241501

EPORIP SCR

Silikat-Gießharz 2K



HANDWERKER TIPP

Schnelles Silikatharz zum Schließen von Estrichrissen

- einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar
- variable KonsistenzEinstellung, fließfähig oder standfest einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich, sehr emissions- und geruchsarm

Anwendung:

- zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Zement- und Calciumsulfatestrichen
- zum Befestigen von Schienen und Profilen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 1 : 1

Konsistenz:

flüssig bis pastös

Verarbeitungszeit:

10–12 Minuten

Trocknungszeit:

ca. 30 Minuten

CISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

je nach Anwendungsbereich

Lagerung:

Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dosierflaschen Set A+B	6 Sets à 600 ml im Karton – 1 Set bestehend aus: 300 ml Komp. A / 300 ml Komp. B + 10 Wellenverbindern	33 Kartons	153236




MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR ENTKOPPELNDE UND DÄMMENDE PARKETTVERLEGUNG



VORBEREITEN

- 1** vorhandener, gerissener Boden
- 2** SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch
ULTRABOND S958 1K
- 3** Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte
UNIRENO NG
- 4** SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch
ULTRABOND S958 1K
- 5** Massivparkett Hochkantlamelle
- 6** Fugenkittlösung
ULTRACOAT BINDER
- 7** Parkettgrundierung 1K
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE
- 8** Parkettlack 2K
ULTRACOAT HT 2K



ÜBERSICHT MAPEI DISPERSIONSGRUNDIERUNGEN

	ECO PRIM T PLUS 	ECO PRIM T PRO 	ECO PRIM T EASY 	ECO PRIM GRIP PLUS 
Kurzbeschreibung	Dispersionsgrundierung – Konzentrat	Dispersionsgrundierung – Konzentrat	Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig	Dispersionshaftbrücke
Anwendung	Universell	Multifunktional	nur für saugfähige Untergründe	nur für dichte Untergründe

ANWENDUNGSBEREICH UND MAXIMALER VERDÜNNUNGSGRAD

Zementestriche	1:4	1:2	1:1	
Calciumsulfatestriche / Fertigteilestriche	1:2	1:1	unverdünnt	
alte Spachtelmassenschichten	1:3	1:2	unverdünnt	
alte Klebstoffreste	1:1	unverdünnt		
Holzwerkstoffplatten	1:1	unverdünnt		
Gussasphaltestriche	1:1	unverdünnt		unverdünnt
Keramik, Naturstein, Terrazzo	1:1	unverdünnt		unverdünnt
alte Beschichtungen	unverdünnt			unverdünnt
Haftbrücke auf MAPEI Epoxidharz- oder PU-Grundierungen	unverdünnt			unverdünnt
Grundierung unterhalb von MAPEI SMP-Parkettklebstoffen	geeignet, Verdünnung je nach Untergrund	geeignet, Verdünnung je nach Untergrund		

TECHNISCHE DATEN

Trocknungszeit	0 – 60 Minuten, je nach Anwendung	30 – 60 Minuten, je nach Anwendung	30 – 60 Minuten, je nach Anwendung	ca. 30 Minuten
Auftrag mit	Schaumstoff- / Moltoprenwalze	Schaumstoff- / Moltoprenwalze	Schaumstoff- / Moltoprenwalze	Lammfellwalze / Nylon-Plüsch-Walze
EMICODE	EC1 Plus 	EC1 Plus 	EC1 Plus 	EC1 Plus 
Blauer Engel	DE-UZ 113  www.blauer-engel.de/uz113	DE-UZ 113  www.blauer-engel.de/uz113	DE-UZ 113  www.blauer-engel.de/uz113	DE-UZ 113  www.blauer-engel.de/uz113
Verbrauch	unverdünnt: ca. 150 g/m ² 1:1 verdünnt: ca. 75 g/m ² 1:2 verdünnt: ca. 50 g/m ² 1:3 verdünnt: ca. 35 g/m ² 1:4 verdünnt: ca. 30 g/m ²	unverdünnt: ca. 150 g/m ² 1:1 verdünnt: ca. 75 g/m ² 1:2 verdünnt: ca. 50 g/m ²	unverdünnt: ca. 150 g/m ² 1:1 verdünnt: ca. 75 g/m ²	unverdünnt: ca. 250 g/m ²

ÜBERSICHT MAPEI SPERRGRUNDIERUNGEN



VORBEREITEN

	MAPEPROOF PRIMER	EC PRIM PU 1K TURBO	PRIMER MF EC PLUS
			
Materialbasis	Polyvinylidenchlorid (PVCD)	Polyurethan (PU)	Epoxidharz (EP)

ANWENDUNGSBEREICH			
Absperrung zementärer Untergründe gegen Restfeuchte	✓	✓	✓
Grundierung stark saugender Untergründe vor Spachtelarbeiten		✓	✓
Verfestigung leicht sandender Untergründe		✓	✓
Grundierung feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe		✓	✓
Grundierung stark gefräster Estriche			✓
Herstellung von Reaktionsharzestrichen			✓

TECHNISCHE DATEN			
Absperrung unbeheizter Estriche bis	4,5 CM-%	6 CM-%	6 CM-%
Verarbeitungszeit	–	–	40 Minuten
Wartezeit zwischen den Aufträgen	15 – 30 Minuten	40 – 120 Minuten	3 Stunden
Wartezeit vor dem Auftrag von Spachtelmassen	2 Stunden	2 Stunden + ggf. Trocknungszeit Systemgrundierung	8 Stunden + ggf. Trocknungszeit Systemgrundierung
Auftrag mit	Lammfellwalze / Nylon-Plüsch-Walze	Lammfellwalze / Nylon-Plüsch-Walze	Lammfellwalze, Spachtel oder Kelle
Quarzsand	nicht erforderlich	0,4 – 0,8 mm	0,7 – 1,2 mm
Systemgrundierung	nicht erforderlich	ECO PRIM T PLUS oder ECO PRIM GRIP PLUS innerhalb 24 Stunden	ECO PRIM T PLUS oder ECO PRIM GRIP PLUS innerhalb 24 Stunden
Direktverlegung Parkett mit SMP/PU-Klebstoffen	nicht möglich	innerhalb 24 Stunden	innerhalb 24 Stunden
EMICODE	EC1 Plus 	EC1 Plus 	EC1 Plus 
Blauer Engel	DE-UZ 113  www.blauer-engel.de/uz113	–	–
Geruchsarm	ISO 16000:28 	–	ISO 16000:28 
GISCODE	D1	RU1	RE30
Verbrauch als Grundierung	70 – 130 g/m ²	80 – 150 g/m ²	200 – 400 g/m ²
Verbrauch als Feuchtesperre	ca. 250 g/m ² in zwei Aufträgen	mind. 300 g/m ² in zwei Aufträgen (3. Auftrag bei Quarzsand erforderlich)	mind. 500 g/m ² in zwei Aufträgen

2





AUSGLEICHEN

Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär

ULTRAPLAN XTRA	32
ULTRAPLAN ECO XTRA.....	33
ULTRAPLAN BASIC XTRA.....	33
NOVOPLAN CONTRACT.....	33
ULTRAPLAN RENOVATION	34
ULTRAPLAN MAXI.....	35
ULTRAPLAN FAST TRACK.....	35
FIBERPLAN XTRA.....	35

Übersicht MAPEI Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär 36–37

Spachtelmassen – selbstverlaufend, hybridbasiert

PLANITEX RENOVATION.....	38
PLANITEX FAST.....	39
PLANITEX PRO	39
PLANITEX BASIC.....	39

Übersicht MAPEI Spachtelmassen – selbstverlaufend – Hybrid-Technologie40

Ihre Pumpvorteile auf einen Blick..... 41

Spachtelmassen – standfest, zementär

PLANIPATCH XTRA.....	42
PLANIPREP FIX	43
PLANIPREP CONTRACT	43

Spachtelmassen – standfest, gipsbasiert

PLANITEX STANDFEST.....	43
-------------------------	----

Spachtelmassen – standfest, dispersionsbasiert


PLANIPREP 4 LVT.....	44
----------------------	----

Spachtelmassen – Ergänzungsprodukte

LATEX PLUS.....	44
PLANOPUR.....	44
MAPENET FM	45
MAPENET FS.....	45
MAPEFIBRE 6 MM	45
MAPESTRIP PERIMETER 50.....	46
MAPELEVEL PEG	46

ULTRAPLAN XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär



HANDWERKER TIPP

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm im Innenbereich

- außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
- sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehrbar und nach 6 Stunden belegbar
- universell einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen, unter allen Belägen, in Schichtdicken bis 20 mm

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 20 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **QUARZSAND 0,8** strecken)
- zur Herstellung von topfebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

20–30 Minuten

Begehrbar:

ca. 2 Stunden

Belegbar:

ca. 6 Stunden bis 5 mm

ca. 12 Stunden bis 20 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel:

DE-UZ 113

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1490825





ULTRAPLAN ECO XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- planungssicher, schichtdicken- und belagsunabhängig bis 10 mm nach 12 Stunden belegreif
- sehr guter Verlauf, für perfekt ebene und besonders glatte Flächen
- standfest und eben, kein Einfallen bei Fugen in keramischen Belägen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0350525



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbär: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 12 Stunden bis 10 mm
ca. 24 Stunden bis 15 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

ULTRAPLAN BASIC XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und raketbar bei gutem Verlauf
- vielseitig einsetzbar, Basisspachtelmasse für viele Anwendungen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Belägen, PVC-/CV-Belägen, Linoleum, Kork und Mehrschichtparkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbär: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 24 Stunden
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

NOVOPLAN CONTRACT

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 6 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, leicht spachtel- und raketbar
- guter Verlauf, gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- sehr geschmeidig, für glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Bodenbelägen, PVC/CV-Belägen, LVT und Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2732225



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbär: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 24 Stunden bis 3 mm
ca. 48 Stunden bis 6 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate



ULTRAPLAN RENOVATION

Dünnestrich – zementär, faserverstärkt



HANDWERKER TIPP

Dünnestrich mit Faserverstärkung für Schichtdicken von 3 bis 50 mm im Innenbereich

- guter Verlauf, insbesondere geeignet für dünn-schichtige Heizsysteme
- pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
- faserverstärkt, für Altuntergründe bei Sanierungen

Anwendung:

- zum Ausspachteln von dünn-schichtigen Heizsystemen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett
- zur Herstellung eines Dünnestrichs auf Trennlage ab 25 mm Schichtdicke und als Systemkomponente im **MAPELIGHT SYSTEM**

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

30–40 Minuten

Begehrbar:

ca. 3–6 Std.

Belegbar:

textile, elastische Beläge und Parkett: 24–72 Stunden

Farbe:

grau

CISCODE:

ZP1

EMICODE®:

ECT1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,8 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0124325





ULTRAPLAN MAXI

Dickschichtspachtelmasse – zementär

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken
- pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
- sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen und zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
30–40 Minuten

Begehbare: ca. 3 Stunden

Belegbar: keramische Fliesen: 3–24 Std.; textile, elastische Beläge und Parkett: 24–72 Std.

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	149125



ULTRAPLAN FAST TRACK

Schnellspachtelmasse – zementär

Zementäre Schnell-Spachtelmasse von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- schnell trocknend, schon nach ca. 2 Stunden belegbar
- ausgezeichneter Verlauf, hohe Spachtelleistung für kellenschlagfreie Flächen
- hoch druckfest, für hohe Belastungen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen

Anwendung:

- speziell bei zeitkritischen Baustellen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfat-estrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen vor Verlegung aller Bodenbeläge und Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
10–15 Minuten

Begehbare: ca. 1 Std.

Belegbar:
ca. 2 Stunden (Massivparkett ca. 12 Stunden)

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0124225



www.blauer-engel.de/uz113

FIBERPLAN XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär, fasermarmiert

Fasermarmierte, zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 20 mm im Innenbereich

- außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
- stabiler Flächenausgleich, rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung

Anwendung:

- speziell zum Ausgleichen von Holzuntergründen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbare: ca. 2 Stunden

Belegbar:
ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 20 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Verbrauch: ca. 1,6 kg/mm²

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0471125



www.blauer-engel.de/uz113

ÜBERSICHT MAPEI SPACHTELMASSEN – SELBSTVERLAUFEND, ZEMENTÄR

	ULTRAPLAN XTRA 	ULTRAPLAN ECO XTRA 	ULTRAPLAN BASIC XTRA 	FIBERPLAN XTRA 
Kurzbeschreibung	Bodenspachtelmasse – zementär, 1–20 mm	Bodenspachtelmasse – zementär, 1–15 mm	Bodenspachtelmasse – zementär, 1–10 mm	Bodenspachtelmasse – zementär, 3–20 mm
Einsatzbereiche	Für hochwertige Spachtelungen in allen Bereichen mit Zeitdruck	Für anspruchsvolle Spachtelungen im Objekt mit planbarer Trocknung	Für Spachtelungen im Wohnungsbau mit planbarer Trocknung	Für faserarmierte Spachtelungen in allen Bereichen mit Zeitdruck
Verlaufseigenschaften	Ausgezeichneter Verlauf	Sehr guter Verlauf	Sehr guter Verlauf	Ausgezeichneter Verlauf, auch mit Faserarmierung
Verarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung
ANWENDUNGSBEREICH – UNTERGRÜNDE				
Zementestriche und Beton	✓	✓	✓	✓
Calciumsulfat/ Fertigteilestriche	✓	✓	✓	✓
Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓
Gussasphaltestriche	✓ (bis max. 3 mm)	✓ (bis max. 5 mm)	✓ (bis max. 5 mm)	✓ (bis max. 3 mm)
Magnesia-/ Steinholzestriche	✓	✓	✓	✓
Keramik, Naturstein, Terrazzo	✓	✓	✓	✓
Altuntergründe mit fest anhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten	✓	✓	✓	✓
Anwendung auf Trennlage	–	–	–	–
ANWENDUNGSBEREICH – BODENBELÄGE				
Elastische Bodenbeläge wie LVT, PVC, CV, Linoleum	✓	✓	✓	✓
Kautschuk	✓	✓	–	✓
Textile Bodenbeläge	✓	✓	✓	✓
Mehrschichtparkett	✓	✓	✓	✓
Massivparkett	✓	✓	–	✓
TECHNISCHE DATEN				
Schichtdicke	1–20 mm, 20–50 mm mit Quarzsand	1–15 mm	1–10 mm	3–20 mm
Verarbeitungszeit	20–30 Minuten	20–30 Minuten	20–30 Minuten	20–30 Minuten
Begehrbarkeit	2 Stunden	3 Stunden	3 Stunden	2 Stunden
Belegreife	ca. 6 Stunden bis 5 mm ca. 12 Stunden bis 20 mm	ca. 12 Stunden bis 10 mm ca. 24 Stunden bis 15 mm	24 Stunden bis 10 mm	ca. 6 Stunden bis 5 mm ca. 12 Stunden bis 20 mm
Druck- und Biegezugfestigkeit	C40 F7	C30 F7	C25 F5	C40 F7
EMICODE/ Blauer Engel	  www.blauer-engel.de/uz113	  www.blauer-engel.de/uz113	  www.blauer-engel.de/uz113	  www.blauer-engel.de/uz113
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m ² /mm	ca. 1,6 kg/m ² /mm	ca. 1,6 kg/m ² /mm	ca. 1,6 kg/m ² /mm



ULTRAPLAN RENOVATION	ULTRAPLAN MAXI	ULTRAPLAN FAST TRACK	NOVOPLAN CONTRACT
			
Dünnestrich – zementär, 3–50 mm	Dickschichtspachtelmasse – zementär, 3–40 mm	Schnellspachtelmasse – zementär, 1–10 mm	Bodenspachtelmasse – zementär, 1–6 mm
Für schnelles Ausgleichen in hohen Schichtdicken	Für schnelles Ausgleichen in hohen Schichtdicken und direkter Belagsverlegung	Für hochwertige Spachtelungen in allen Bereichen bei kürzester Wartezeit	Für einfache Spachtelungen im Wohnungsbau
Guter Verlauf in hohen Schichtdicken	Sehr guter Verlauf in hohen Schichtdicken	Sehr guter Verlauf	Sehr guter Verlauf
Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ (bis max. 5 mm)	✓ (bis max. 5 mm)	✓ (bis max. 3 mm)	✓ (bis max. 5 mm)
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ (ab 25 mm)	–	–	–
ggf. mit Feinspachtelung	✓	✓	✓
mit Feinspachtelung	✓	✓	–
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–
✓	✓	✓	–
3–50 mm	3–40 mm	1–10 mm	1–6 mm
30–40 Minuten	30–40 Minuten	10–15 Minuten	20–30 Minuten
3–6 Stunden	ca. 3 Stunden	ca. 1 Stunde	ca. 3 Stunden
24–72 Stunden bis 50 mm	24–72 Stunden bis 40 mm	2 Stunden bis 10 mm Massivparkett: 12 Stunden bis 10 mm	ca. 24 Stunden bis 3 mm ca. 48 Stunden bis 6 mm
C25 F6	C35 F7	C50 F7	C25 F5
		  www.blauer-engel.de/uz113	
ca. 1,8 kg/m ² /mm	ca. 1,7 kg/m ² /mm	ca. 1,6 kg/m ² /mm	ca. 1,6 kg/m ² /mm

PLANITEX RENOVATION

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie



HANDWERKER TIPP

Selbstverlaufende, sehr schnell trocknende, faserverstärkte Hybrid-Bodenspachtelmasse

- schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie mit Wasserbindung, belegreif nach 48 h bis 50 mm
- kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken; bis 50 mm – nahezu spannungsfrei
- faserverstärkt, für Sanierungen von Altuntergründen
- ausgezeichneter Verlauf für ebene Spachtelungen beim ersten Auftragen; kein Einfallen bei Vertiefungen
- glatte und ebene Oberfläche, auch bei 3 mm Schichtdicke, für einen schnellen und reduzierten Auftrag von Klebstoff dank ebener und porenfreier Oberfläche

Anwendung:

- Ausgleichen von Calciumsulfatestrichen
- Ausgleichen von Betonflächen und Zementestrichen
- Ausgleichen von beheizten Estrichkonstruktionen
- Insbesondere geeignet zum Ausgleichen von spannungsempfindlichen Untergründen, wie z. B. Gussasphaltestriche, Fertigteilstriche und Trockenbauelemente, etc.
- für alle Belagsarten, einschließlich Parkett

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

20–30 Minuten

Begehbare:

nach ca. 90 Minuten

Belegbar:

ca. 24 Stunden bis 25 mm

ca. 48 Stunden bis 50 mm

Farbe: weiß-beige

CISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 9 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2740625





PLANITEX FAST

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 25 mm im Innenbereich

- schnell trocknend durch Hybrid-Technologie, schon nach ca. 6 Stunden belegbar
- ausgezeichneter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, belegbar ohne vorheriges Schleifen
- kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken – nahezu spannungsfrei

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinhölzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 25 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **QUARZSAND 0,8** strecken)
- Herstellung ebener Untergründe zur Verlegung aller Bodenbeläge und aller Arten von Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2740125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
15–20 Minuten
Begehrbar: ca. 1 Stunde
Belegbar:
ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 10 mm
ca. 24 Stunden bis 15 mm
ca. 48 Stunden bis 20 mm
ca. 72 Stunden bis 25 mm
Farbe: weiß-beige
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung: 9 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

PLANITEX PRO

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- hervorragender Verlauf, einfach spachtelbar für perfekte Oberflächen
- extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinhölzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- zur Herstellung von ebenen Untergründen
- zur Verlegung aller Bodenbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118025



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehrbar: ca. 1 Stunde
Belegbar:
ca. 12 Stunden bis 5 mm
ca. 24 Stunden bis 10 mm
ca. 72 Stunden bis 15 mm
Farbe: weiß-beige
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung: 9 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

PLANITEX BASIC

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag
- sehr guter Verlauf, zur Erstellung ebener Oberflächen in Großobjekten

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinhölzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Textil-, PVC-, Design-, Kautschuk- und Linoleumbelägen, Mehrschichtparkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	117925



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehrbar: ca. 3 Stunden
Belegbar:
ca. 24 Stunden
bis 3 mm Schichtdicke
Farbe: weiß
GISCODE: CP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung:
9 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

ÜBERSICHT MAPEI SPACHTELMASSEN – SELBSTVERLAUFEND – HYBRID-TECHNOLOGIE

	PLANITEX RENOVATION 	PLANITEX FAST 	PLANITEX PRO 	PLANITEX BASIC 
Kurzbeschreibung	Dickschichtspachtelmasse mit Hybrid-Technologie, 3–50 mm	Bodenspachtelmasse mit Hybrid-Technologie, 1–25 mm	Bodenspachtelmasse mit Hybrid-Technologie, 1–15 mm	Bodenspachtelmasse mit Hybrid-Technologie, 1–15 mm
Einsatzbereiche	Für schnelles Ausgleichen in hohen Schichtdicken	Für alle Spachtelungen in allen Bereichen mit Zeitdruck	Für anspruchsvolle Spachtelungen im Objekt mit planbarer Trocknung	Für Spachtelungen in geringen Schichtdicken ohne Zeitdruck
Verlaufseigenschaften	Sehr guter Verlauf in hohen Schichtdicken	Ausgezeichneter Verlauf	Sehr guter Verlauf	Äußerst guter Verlauf
Verarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung	Maschinen- und Handverarbeitung
ANWENDUNGSBEREICH – UNTERGRÜNDE				
Zementestriche und Beton	✓	✓	✓	✓
Calciumsulfat/Fertigteilestriche	✓	✓	✓	✓
Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓
Gussasphaltestriche	✓	✓	✓	✓
Magnesia-/Steinholzestriche	✓	✓	✓	✓
Keramik, Naturstein, Terrazzo	✓	✓	✓	✓
Altuntergründe mit fest anhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten	✓	✓	✓	✓
ANWENDUNGSBEREICH – BODENBELÄGE				
Elastische Bodenbeläge wie LVT, PVC, CV, Linoleum	✓	✓	✓	✓
Kautschuk	✓	✓	✓	✓
Textile Bodenbeläge	✓	✓	✓	✓
Mehrschichtparkett	✓	✓	✓	✓
Massivparkett	✓	✓	✓	–
TECHNISCHE DATEN				
Schichtdicke	3–50 mm	1–25 mm, 25–50 mm mit Quarzsand	1–15 mm, 15–50 mm mit Quarzsand	1–15 mm
Verarbeitungszeit	20–30 Minuten	15–20 Minuten	20–30 Minuten	20–30 Minuten
Begehrbarkeit	2 Stunden	1 Stunde	1 Stunde	3 Stunden
Belegreife	24 Stunden bis 25 mm, 48 Stunden bis 50 mm	ca. 6 Stunden bis 5 mm, ca. 12 Stunden bis 10 mm, ca. 24 Stunden bis 15 mm, ca. 48 Stunden bis 20 mm, ca. 72 Stunden bis 25 mm	ca. 12 Stunden bis 5 mm, ca. 24 Stunden bis 10 mm, ca. 72 Stunden bis 15 mm	24 Stunden bis 5 mm, pro weiterer Millimeter 24 Stunden
Druck- und Biegezugfestigkeit	C40 F10	C40 F7	C35 F7	C30 F7
EMICODE/Blauer Engel	  www.blauer-engel.de/uz113	  www.blauer-engel.de/uz113	  www.blauer-engel.de/uz113	  www.blauer-engel.de/uz113
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² /mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm



MEHR ERTRAG BEIM SPACHTELN



GEWINN MAXIMIEREN

- kein händischer Transport über große Entfernungen oder Etagen
- hohe Flächenleistung durch maschinelle Verarbeitung
- kein Abmessen von Wasser erforderlich
- permanenter Materialnachschub ohne Mischpausen



QUALITÄT SICHERN

- angemischte Spachtelmasse in immer gleicher Qualität
- konstante Wasserzugabe nach einmaliger Einstellung
- topfebene Flächen durch perfekten Verlauf
- ansatzfreie Flächen in hohen Schichtdicken durch stetigen Nachschub



ZEIT EINSPAREN

- Arbeitsaufwand reduziert sich deutlich
- kurze Vorlaufzeit für die Planung Ihres Pump-Objektes durch Netzwerk
- flexibel einsetzbar; keine größeren Vorausplanungen für die Platzierung der Pumpe notwendig
- Pumpleistung bis 30 m Höhe und 90 m Weite



GESUNDHEIT SCHONEN

- geringere körperliche Belastung, kein Transport von Säcken
- weniger Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeiter
- keine Staubbelastung dank Mischen im geschlossenen System
- Technik in Komponenten einfach zu transportieren
- geringer Geräuschpegel während der Pumparbeiten



DEINE PLUSPUNKTE BEIM PUMPEN

Lohnkosten

Konventionell: händisch

Maschinelle Verarbeitung

= Geringe
Lohnkosten

Zeitaufwand

Konventionell: händisch

Maschinelle Verarbeitung

= Zeitersparnis

Gewinn

Konventionell: händisch

Maschinelle Verarbeitung

= Gewinn
maximieren

PLANIPATCH XTRA

Standfeste Spachtelmasse – zementär



www.blauer-engel.de/uz113



HANDWERKER TIPP

Feine, standfeste Spachtelmasse für Anspachtelungen von „Null“ bis 50 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, Spachtelarbeiten schon nach ca. 30 Minuten möglich
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen
- auf „Null“ ausziehbar, für feinstes Anarbeiten
- elastifizierbar, hochelastische Spachtelmasse durch Zugabe von **LATEX PLUS**

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen
- insbesondere für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten
- für Schichtdicken von Auszug auf „0“ mm bis zu 50 mm
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern
- als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 10 Minuten

Begehbare:

ca. 45–60 Minuten

Belegbar:

Auszug auf „0“ bzw. für partielle Spachtelungen: 45–60 Minuten;
bei flächigen Spachtelungen
in 3 bis 10 mm Dicke: 4–6 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

ca. 1,4 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1203325





PLANIPREP FIX

Standfeste Spachtelmasse – zementär

Sehr schnell trocknende, standfeste Fein-spachtelmasse zum schnellen Nachspachteln von „Null“ bis 4 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, schon nach 30 Minuten belegbar
- ultrafeine Struktur, für Spachtelungen mit „Finish-Charakter“
- äußerst haftstark, ohne Grundierung auf zementären Untergründen anwendbar

Anwendung:

- zur Beseitigung von Fehlstellen oder Kellenschlägen in neuen und alten Spachtelmassen
- zum partiellen Nachspachteln vor der Verlegung elastischer und textiler Bodenbeläge sowie Parkett



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten

Begehrbar:
ca. 20 Minuten

Belegbar:
ca. 30 Minuten

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m²/mm

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alupack	4 x 4 kg	36 Kartons	1204344A



PLANIPREP CONTRACT

Wandspachtelmasse – zementär

Feine, standfeste Spachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm, auch in Feuchträumen

- standfest, hoher Füllgrad ohne einzufallen
- geschmeidige Konsistenz, leicht zu glätten für Qualitätsstufen Q1 – Q4
- sehr gut schleifbar, für einfache Nachbearbeitung

Anwendung:

- zum Ausgleichen von Betonwänden, Zementputz, Leichtbeton, vorhandenen Keramik- und Gipsuntergründen im Wandbereich
- auch geeignet zum Ausgleichen von Beton und Zementestrichen sowie vorhandenen Bodenbelägen, wie z.B. Keramik, gestockter Beton und Terrazzo im Bodenbereich



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehrbar:
4–12 Stunden

Wartezeit vor Verlegung:
ca. 24 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
1,25 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	22 kg	50	1204422



SPACHELMASSEN – STANDFEST, GIPSBASIERT

PLANITEX STANDFEST

Standfeste Spachtelmasse – gipsbasiert

Standfeste Calciumsulfat-Spachtelmasse für Anspachtelungen bis 30 mm im Innenbereich

- hohe Sicherheit, spannungsarme Rezeptur
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen

Anwendung:

- für Anspachtelungs-, Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern, speziell in Calciumsulfat- und Gussasphaltuntergründen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

Begehrbar:
ca. 30 Minuten

Belegbar:
ca. 24 Stunden bis 5 mm Schichtdicke

Farbe: weiß

GISCODE: CP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1175225



PLANIPREP 4 LVT

Standfeste Spachtelmasse – dispersionsbasiert

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Glätten keramischer Untergründe

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- leicht auftragbar, für zeitsparende Spachtelungen
- extrem fein, für ebene und glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum Glätten und Ebnen von Fugen in bestehenden Keramik- und Naturwerksteinbelägen
- vor der Verlegung von Designbelägen, geklebt mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR**
- vor der Verlegung von selbstliegenden, selbstklebenden oder „Tack-Dry“ Designbelägen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten

Begehrbar:
ca. 1 Stunde

Belegbar:
ca. 2 Stunden

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgeb.	10 kg	72	7347210



SPACHELMASSEN – ERGÄNZUNGSPRODUKTE

LATEX PLUS

Elastifizierende Dispersion

Dispersion zur Herstellung hochflexibler Spachtelmassen und Klebemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **PLANIPATCH XTRA**, **KERAQUICK MAXI S1** und **MAPESTONE MAXI S1**
- elastifizierend, ergibt hochelastische, standfeste MAPEI Spachtelmassen und hochelastische, haftstarke S2-Flexklebemörtel

Anwendung:

- im System als elastische Spachtelmasse und zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf Problemuntergründen wie z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerksteinen und Altuntergründen
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	215110



Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 8 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg **KERAQUICK MAXI S1**
grau
ca. 7,5 kg **LATEX PLUS**
pro 23 kg **KERAQUICK MAXI S1**
weiß
ca. 6–9 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg **PLANIPATCH XTRA**
Ca. 8 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg **MAPESTONE MAXI S1** grau oder weiß

Lagerung:
24 Monate



PLANOPUR

PU-Spachtelmasse 2K

Selbstverlaufende, elastische Polyurethan-spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich in beliebigen Schichtdicken

- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich
- hoch elastisch, auf formveränderlichen Untergründen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. mineralischen Untergründen, Gussasphalt, Metalluntergründen und Holzböden
- speziell geeignet für die Anwendung im Transportwesen und Sportstättenbau, insbesondere vor der Verlegung von elastischen Belägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, Komp. A	12 kg	33	149714
Flasche, Komp. B	2 kg	30 Kartons à 8 x 2 kg	149814



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 6 : 1

Gebindeeinheit:
A (12 kg) + B (2 kg) = 14 kg

Verarbeitungszeit:
20–25 Minuten

Begehrbar:
ca. 12 Stunden

Belegbar:
ca. 16 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RU1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate



MAPENET FM

Armierungsmatte

Glasfaservlies zur Armierung von selbstverlaufenden Spachtelmassen

- multidirektionale Fasern, hohe armierende Wirkung von Spachtelmassen bei Rissen und Fugen im Untergrund
- niedriger Systemaufbau, ab 5 mm Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von selbstverlaufenden MAPEI Spachtelmassen
- zur flächigen Armierung von Altuntergründen, wie gerissenen Estrichen, etc.
- im System mit **MAPENET FS** zur Sanierung von Fugen, Überarbeitung wechselnder Untergründe, etc.



Technische Daten:

Faserausrichtung:
multidirektional

Gewicht:
ca. 120 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,90 x 60 m	24 Rollen	1783854

MAPENET FS


Armierungsgelege

Rissgelege zur Armierung und Überbrückung von Fugen, Rissen und Übergängen

- kraftschlüssig oder entkoppelnd, vielfältige Anwendungsbereiche möglich
- sicher, hohe armierende Wirkung durch zugfeste Fasern
- anwendungsfreundlich, einfache Verarbeitung in Spachtelmasse oder Klebstoff

Anwendung:

- zur Fugen- und Rissanierung bis 5 mm Breite mit **PLANIPATCH XTRA** oder MAPEI 2K PU-Klebstoffen
- zur elastischen Überarbeitung unterschiedlicher Untergründe bis 10 mm Fugenbreite mit **PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS**
- im System mit **MAPENET FM** zur Sanierung von Altuntergründen



Technische Daten:

Faserausrichtung:
unidirektional

Gewicht:
ca. 108 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,8 x 45 m	24 Rollen	1783936

MAPEFIBRE 6 MM

Glasfasern

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen

- sehr gute Einbindung in MAPEI Spachtelmassen, für ebene Oberflächen

Anwendung:

- als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen
- zur Erhöhung der Gefügesteifigkeit
- zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
1 Beutel (250 g) zu 25 kg Pulver

Verarbeitung:
Fasern in die fertig angemischte Spachtelmasse einrühren

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel zu 250 g	Karton (33 Beutel)	48 Kartons	8200433

MAPESTRIP PERIMETER 50

Randdämmstreifen

Selbstklebender, vlieskaschierter PE–Randdämmstreifen für Spachtelmasse

- haftstark, zur schnellen Anbringung und dichten Anlage am Untergrund
- mit L-Form, keine Schallbrücken, kein Unterlaufen mit Spachtelmasse

Anwendung:

- zur Anbringung in Rand- und Eckbereichen auf allen üblichen Untergründen
- speziell geeignet in der Sanierung vor Spachtelarbeiten
- sichere Trennung von Wand- und Bodenaufbau zur Verhinderung von Schallbrücken



Technische Daten:

Dicke:

5 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

20 m

Farbe:

blau

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 20 m	5 St. im Karton	18 Kartons	7960320

MAPELEVEL PEG


Nivellierpin

Selbstklebender Nivellierpin für Spachtel- und Estricharbeiten

- gut lesbare Skala, für eine schnelle Erkennbarkeit und passgenaues abschneiden
- elastisch, zum leichten einkürzen
- selbstklebend, für ein schnelles anbringen am Untergrund

Anwendung:

- zur Höhenmarkierung bei Spachtelarbeiten
- zur Höhenmarkierung bei Estricharbeiten mit Fließestrich



Technische Daten:

Stellfuß:

Selbstklebend

Höhe:

100 mm

Lagerung:

in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel, 100 Stück	Karton mit 10 Beuteln	–	8116410




MAPEI BEISPIELBILD:
Pumpen
von Spachtelmassen



3

 **MAPEI**
Mapeguard
WP 200






ABDICHTEN IM VERBUND

Abdichtungsbahn

MAPEGUARD WP 200.....	50
MAPEGUARD ST.....	51
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC	51
MAPEGUARD PC.....	51
MAPEGUARD WP ADHESIVE.....	52
MAPEFLEX MS 45.....	52

Dispersionsabdichtung

MAPEGUM WPS.....	53
MAPECOLOR WPS.....	53



MAPEGUARD WP 200

Dichtbahn



HANDWERKER TIPP

Rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund mit Keramik-, Naturwerkstein- und elastischen Belägen sowie unter Parkett

- Bahnenware, für schnelle und einfache Abdichtungsarbeiten
- vlieskaschiert, für hohen Haftverbund zu Klebstoffen

Anwendung:

- Abdichtung von Bädern im Wohn- und Gewerbebau einschließlich bodengleicher Duschen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531-5*, DIN 18534: W0-I bis W2-I, W3-I* (*mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung)
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, Keraflex EXTRA S1 LD, Keraflex MAXI S1, Keraquick MAXI S1, Adesilex P9, Elastorapid, Mapestone MAXI S1** und **KeraPoxy**
- in Verbindung mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR** sowie weiteren Produkten als ShowerSystem 4 LVT zur Verlegung von LVTs in Feuchträumen

Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt
aus Polypropylen / Polyethylen

Farbe: blau

Breite: 1 m

Länge: 10 und 30 m

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
stehend in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	45 Kartons	2850230
Rolle	10 m im Karton	112 Kartons	2850210



MAPEGUARD ST

Dichtband

Systemgeprüftes, alkalibeständiges Dichtband für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen und Überlappungen von **MAPEGUARD WP 200**
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Überlappungen der Dichtbahn im System geprüft mit **MAPEGUARD WP 200, MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**



Material:
dreischichtiges
Produkt aus
Polypropylen/Polyethylen

Farbe:
blau

Breite:
12 cm

Gewicht:
ca. 146–181 g/m²

EMICODE®: EC1^{Plus}

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	270 Kartons	2851030BOX
Rolle	10 m im Karton	720 Kartons	2851010BOX



MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC

Dichtecke Innen/Dichtecke Außen

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtecken für das Mapeguard ST Dichtband

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Innen- und Außenecken im System mit **MAPEGUARD ST**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**



Technische Daten:

Material:
dreischichtiges
Produkt aus Polypropylen/Polyethylen

Farbe: blau

MAPEGUARD IC:

Innenecke
Breite: 12 cm
Länge: 12 cm
Höhe: 8,5 cm

MAPEGUARD EC:

Außenecke
Breite: 10,5 cm
Länge: 10,5 cm
Höhe: 9 cm

EMICODE®: EC1^{Plus}

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück IC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2852025
Stück EC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2853025



MAPEGUARD PC

Dichtmanschette Wand

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtmanschetten für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**
- geprüft im System mit **MAPEGUARD WP 200, MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**



Technische Daten:

Farbe: blau

MAPEGUARD PC

10–24 mm:
Außenmaße: 15 x 15 cm
Öffnung: 35 mm
Aussparung: 7 mm

MAPEGUARD PC

15–38 mm:
Außenmaße: 15 x 15 cm
Öffnung: 44 mm
Aussparung: 12 mm

MAPEGUARD PC

28–50 mm:
Außenmaße: 17 x 17 cm
Öffnung: 60 mm
Aussparung: 19 mm

EMICODE®: EC1^{Plus}

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Rohr 10–24 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854025
Stück (Rohr 15–38 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854325
Stück (Rohr 28–50 mm)	25 Stück im Karton	15 Kartons	2854425



MAPEGUARD WP ADHESIVE

Klebemörtel

Zweikomponentiger, schnell trocknender zementärer, flexibler Klebemörtel

- einfaches Handling, da Lieferung beider Komponenten im Kombigebinde
- roll-, streich- und spachtelbar, für schnellen und einfachen Auftrag an Wand und Boden

Anwendung:

- zum Kleben der Stoßüberlappung von **MAPEGUARD WP 200**
- zum Kleben von **MAPEGUARD ST, MAPEGUARD EC/IC** und **MAPEGUARD PC**
- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	6,65 kg	48	2857006



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 1 : 0,9

Kombigebinde:

Komp. A, Papiersack (3,5 kg)
+ Komp. B, Kanister (3,15 kg) = 6,65 kg

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

GISCODE:

Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 800–1.000 g/m²
bei 12 cm Dichtband:
ca. 250 g/m²

Lagerung:

24 Monate

MAPEFLEX MS 45

MS-Dicht- und Klebstoff

Hybrid-Dichtklebstoff für Abdichtungen im MAPEGUARD WP System

- sehr hoher Anfangsdruck, für schnelle Arretierung von Dichtbändern und Formteilen
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten
- standfest, sicher an Wand, Boden und Decke

Anwendung:

- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200** an Abflussrinnen
- zum Kleben von Stoßüberlappungen und Formteilen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB011343NR
Kartusche, weiß	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB010043NR



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 20 Minuten

Hautbildung:

ca. 30 Minuten

Zulässige Gesamtverformung:

20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen
10 x 10 mm)

Lagerung:

15 Monate

MAPEGUM WPS

Dispersionsabdichtung 1K

Einkomponentige Dispersionsabdichtung

- universell verarbeitbar, wahlweise mit Rolle, Glätter oder maschinell
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- im System mit **ULTRALITE S1 FLEX**, **ULTRALITE S1 FLEX QUICK**, **ULTRALITE S2 FLEX**, **ULTRALITE S2 FLEX QUICK**, **KERAFLEX EXTRA S1 LD**, **KERAFLEX MAXI S1**, **KERAQUICK MAXI S1**, **ADESILEX P9** UND **MAPESTONE MAXI S1** sowie **ULTRABOND DECOR WET**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (hellgrau)	20 kg	30	124820
Eimer (hellgrau)	10 kg	64	124810
Eimer (hellgrau)	5 kg	120	124805
Eimer (olivgrau)	20 kg	30	1248320
Eimer (olivgrau)	10 kg	64	1248310
Eimer (olivgrau)	5 kg	120	1248305



Technische Daten:

Farbe: hellgrau und olivgrau

Auftragsdicke: mind. 0,5 mm Trockenschichtdicke (= 0,8 mm Nassschichtdicke)

Verarbeitung: Roll-, Streich- und Spachtelverfahren oder maschinell (z.B. Airless)

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² für 0,8 mm Nassschichtdicke (= 0,5 mm Trockenschichtdicke)

Lagerung: 24 Monate

MAPECOLOR WPS

Farbpaste

Farbpaste für die Dispersionsabdichtung MAPEGUM WPS

- einfache Dosierung
- gebrauchsfertig
- hohe Farbintensität

Anwendung:

- zur Einfärbung von **MAPEGUM WPS** als Kontrastfarbe
- zur einfachen optischen Kontrolle beim Auftragen der zweiten Abdichtungsschicht



Technische Daten:

Farbe: blau

GISCODE: D1

Verbrauch:
 20–40 g (16–32 ml) **MAPECOLOR WPS** pro 20 kg **MAPEGUM WPS**;
 10–20 g (8–17 ml) **MAPECOLOR WPS** pro 10 kg **MAPEGUM WPS**;
 5–10 g (4–8 ml) **MAPECOLOR WPS** pro 5 kg **MAPEGUM WPS**

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dosierflasche	Karton mit 12 x 40 ml	100 Kartons	7YD065844

4





VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODEN- BELÄGEN

Klebstoffe – universell

ULTRABOND ECO V4SP	56
ULTRABOND ECO VS90 PLUS	57
ULTRABOND ECO VS60	57

Verlegeprodukte für Designbeläge (LVT)

ULTRABOND ECO 4 LVT	58
ULTRABOND ECO MS 4LVT WALL&FLOOR	59
MAPECOAT 4 LVT	60

Verlegeprodukte für Wandbeläge

ULTRABOND DECOR WET	60
MAPECOAT DECOR PROTECTION	60

Klebstoffe – Textil

ULTRABOND ECO TX2	62
ULTRABOND ECO TX1	62
ULTRABOND ECO TACK TX+	62
ULTRABOND ECO FIX	63

Klebstoffe – Linoleum

ULTRABOND ECO 530	63
-------------------------	----

Übersicht MAPEI Bodenbelagsklebstoffe

64–65



ULTRABOND ECO V4SP

Universalklebstoff



HANDWERKER TIPP

Universal-Dispersionsklebstoff für alle Bodenbeläge im Innenbereich

- hohe Sicherheit, für dauerhafte Designbelagsverlegung
- universell anwendbar, für alle elastischen und textilen Bodenbeläge
- weltweit bewährt, auf Baustellen seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt
- harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung bei allen Belägen
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

Anwendung:

- speziell zur Verlegung von PVC-basierten und PVC-freien Designbelägen
- zur Verlegung von Kautschukbelägen aller Hersteller
- auch geeignet zur Verlegung von PVC-Bahnenware, Linoleum, Textil- und Nadelvliesbelägen

Technische Daten:

Abluftzeit:

10–20 Minuten

Einlegezeit:

35–40 Minuten

Begehrbar:

3–5 Stunden

Belastbar:

48–72 Stunden

Farbe: beige

CISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

200–300 g/m² (TKB A1/A2),

300–350 g/m² (TKB B1),

350–450 g/m² (TKB B2)

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	067214



ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Universalklebstoff

Dispersionsklebstoff für Beläge im Innenbereich

- cremige Konsistenz, leicht aufzutragen für hohe Flächenleistungen
- kurze Abluftzeit, für schnelle Verlegungen auf kleinen Flächen
- gute Rückseitenbenetzung, gibt Sicherheit auch bei schwierigen Belägen

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen, Designbelägen und Kautschuk
- auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und Nadelvliesbelägen sowie für Linoleum



Technische Daten:

Abluftzeit: 0–10 Minuten
Einlegezeit: 20–30 Min.
Begehrbar: 3–5 Stunden
Belastbar: 24–48 Stunden
Farbe: beige
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
 200–300 g/m² (TKB A1/A2),
 300–350 g/m² (TKB B1),
 400–450 g/m² (TKB B2)
Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	0657114



ULTRABOND ECO VS60

Multifunktionsklebstoff

Dispersionsklebstoff für Beläge im Innenbereich

- leichte Verarbeitung, geschmeidig im Klebstoffauftrag
- vielseitig einsetzbar, Basisklebstoff für viele Anwendungen
- hohe Anfangshaftung, für eine zügige und sichere Belagsverlegung

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen und Designbelägen
- auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und Nadelvliesbelägen sowie für Linoleum



Technische Daten:


Abluftzeit: 0–10 Minuten
Einlegezeit: 20–30 Minuten
Begehrbar: 3–5 Stunden
Belastbar: 24–48 Stunden
Farbe: beige
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
 200–300 g/m² (TKB A1/A2),
 300–350 g/m² (TKB B1),
 350–450 g/m² (TKB B2)
Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	33	0657516



ULTRABOND ECO 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff



HANDWERKER TIPP

Dispersionsklebstoff, faserverstärkt, zur Verlegung von Designbelägen im Innenbereich

- Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität und verringertes Resteindruckverhalten
- hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung am Boden
- schnelle Festigkeitsentwicklung, verhindert ein Verrutschen der verlegten Beläge
- harte Klebstofffuge, für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-Designbelägen aller Hersteller und von PVC- und Flex-Fliesen

Technische Daten:

Abluftzeit:

ca. 10 Minuten

Einlegezeit:

20–30 Minuten

Begehbär:

3–5 Stunden

Belastbar:

ca. 24–48 Stunden

Farbe:

hellbeige

GISCODE:

D1

EMICODE®:

EC1 Plus

Blauer Engel:

DE-UZ 113

Verbrauch:

200–300 g/m² (A1/A2)

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	0666214
Kunststoffgebinde	4 kg	120	0666204



ULTRABOND ECO MS 4LVT WALL&FLOOR

Hybridklebstoff 1K



www.blauer-engel.de/uz113



HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff

- gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- optimale Konsistenz, für leichten Auftrag an Wand und Boden
- feuchtigkeitsunempfindlich, geeignet zur Verlegung in Feuchtbereichen
- temperaturstabil, zur Verlegung in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung, z.B. Wintergärten
- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich

Anwendung:

- speziell zur Verlegung von Designbelägen
- auch zur Verlegung von Textil-, Kautschuk-, Polyolefin- und Linoleumbelägen
- zur Verlegung im Wand- und Bodenbereich
- zur Verlegung von Designbelägen in Feuchträumen in Verbindung mit dem SHOWERSYSTEM 4 LVT

Technische Daten:

Abluftzeit: keine

Einlegezeit:
40–50 Minuten

Begehbare:
ca. 5 Stunden

Belastbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: weiß

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
200–250 g/m² (TKB A4),
300–350 g/m² (TKB A1/A2),
350–400 g/m² (TKB B1)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	7 kg	80	3586707



VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODENBELÄGEN

MAPECOAT 4 LVT

Versiegelung 2K

Zweikomponentige, rutschhemmende, wasserbasierte PU-Versiegelung für Designbeläge

- rutschhemmend, R11 nach DIN 51130 für öffentliche Bereiche und A+B nach DIN 51097 für Barfußbereiche
- extrem widerstandsfähig, äußerst hohe Abriebfestigkeit, Chemikalien- und UV-Beständigkeit
- wasserdicht, dauerhafter Schutz der Fugen vor Wassereintrag

Anwendung:

- zur dauerhaften Versiegelung von Designbelägen bei Ersteinpflege und Sanierung
- zur Anwendung in stark frequentierten öffentlichen Bereichen
- zur Versiegelung von Fugen als Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit mit **ULTRACOAT ROLLER T10**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Flasche, Komp. B Flasche	1,2 kg	75 Kartons à 12 x 1,2 kg	3586302



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 5 : 1

Staubtrocken:

ca. 30 Minuten

Überlackierbar:

2 Stunden

Begehbär:

16 Stunden

Belastbar:

24 Stunden

GISCODE: W2/DD+

EMICODE®: EC1

Verbrauch:

Erster Auftrag:

80–100 g/m²

Zweiter Auftrag:

50–70 g/m²

Lagerung:

12 Monate

VERLEGEPRODUKTE FÜR WANDBELÄGE

ULTRABOND DECOR WET

Wandbelagsklebstoff

Einkomponentiger, silicierter Polymerklebstoff für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten in Feuchträumen

- gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- optimale Konsistenz, für leichten Auftrag mit Zahnspachtel oder Glätter
- feuchtebeständig, geeignet zur Anwendung in Feuchtbereichen

Anwendung:

- speziell zum Tapezieren von dekorativen Glasfasertapeten, Vinyltapeten mit Vlies- und Papierträger sowie Vliestapeten
- geeignet auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	3 kg	120	008603



Technische Daten:

Einlegzeit:

ca. 60 Minuten

Belastbar:

ca. 24 Stunden

Farbe:

transparent

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

200–250 g/m²

Lagerung:

12 Monate

MAPECOAT DECOR PROTECTION

Versiegelung 2K

Zweikomponentige, wasserbasierte PU-Versiegelung für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten

- extrem widerstandsfähig, hohe Beständigkeit gegenüber Reinigung und Chemikalien
- aliphatisch, beständig gegenüber UV-Strahlung, für lange Farbechtheit
- wasserdicht, dauerhafter Schutz der Tapeten vor Spritzwasser

Anwendung:

- zur Anwendung in Feuchtbereichen, inklusive Duschen
- Auftrag mit **ULTRACOAT ROLLER T10** oder **ULTRACOAT ROLLER T5**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Flasche, Komp. B Flasche	1,2 kg	75 Kartons à 12 x 1,2 kg	1639102



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 5 : 1

Wartezeit nach Klebstoffauftrag:

2–4 Stunden

Belastbar:

24 Stunden

GISCODE:

W2/DD+

EMICODE®: EC1

Verbrauch:

80–100 g

Lagerung:

12 Monate

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR DIE BADGESTALTUNG

- 1** Abdichtung mit 1. Schicht
MAPEGUM WPS
- 2** Abdichtung mit 2. Schicht
MAPEGUM WPS
- 3** Dauerhaft sicher tapezieren mit
ULTRABOND DECOR WET
- 4** Feuchtebeständige Tapete, z. B. Glasfasertapete
- 5** Versiegelung
MAPECOAT DECOR PROTECTION
- 6** Abdichtung mit Systemkleber erstellen
MAPEGUARD WP ADHESIVE
- 7** Abdichtung mit Dichtbahn
MAPEGUARD WP 200 inkl. Formteile
- 8** Designbeläge sicher verlegen mit
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR
- 9** Feuchtebeständiger Designbelag (LVT)
- 10** Versiegelung
MAPECOAT 4 LVT



ULTRABOND ECO TX2

Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit sehr hohem Anfangstack

- hoher Anfangstack für schnelles und sicheres Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben; auch für störrische Nadelvliesbeläge
- langer Fadenzug ermöglicht nachträgliches „Verziehen“ gewebter Textilbeläge
- lange Einlegezeit, insbesondere für gemusterte Textilbeläge geeignet

Anwendung:

- für alle Textilbeläge mit allen Rückenausstattungen, einschließlich störrische Nadelvliesbeläge und Kugelgarn®
- geeignet zur Direkt- oder Kontaktklebung, je nach Anforderung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	008716



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Abluftzeit:
10–20 Minuten

Einlegezeit:
20–30 Minuten

Begeibar:
3–5 Stunden

Belastbar:
24–48 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
300–350 g/m² (TKB B1),
350–450 g/m² (TKB B2)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO TX1

Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit hohem Anfangstack

- optimale Verreichbarkeit, für schnelles und kräftesparendes Auftragen
- verarbeiterfreundliche Einlegezeit, für gute Benetzung und sicheren Haftverbund
- harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung

Anwendung:

- für alle Textilbeläge mit allen Rückenausstattungen und Nadelvliesbelägen
- auch geeignet zur Verlegung von Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	008516



www.blauer-engel.de/uz113



Technische Daten:

Abluftzeit:
0–10 Minuten

Einlegezeit:
10–20 Minuten

Begeibar:
3–5 Stunden

Belastbar:
24–48 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
350–400 g/m² (TKB B1),
450–500 g/m² (TKB B2)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO TACK TX+

Rutschbremse

Dispersions-Rutschbremse zur Verlegung von Textilbelagsfliesen

- universell, für nahezu alle Textilfliesen und Rückenausstattungen geeignet
- schnelle Trocknung, Verlegung bereits nach 10–20 Minuten möglich
- hohe Haftung, sichere Arretierung der Fliesen, wiederholt einlegbar ohne Vliesreste am Boden

Anwendung:

- zur rutschhemmenden Verlegung von selbstliegenden Textilfliesen mit allen Rückenausstattungen, z.B. Vliesrücken oder Scherbeschichtung
- wahlweise Auftrag mit Schaumstoff- oder Strukturwalze möglich, je nach Anforderung des Belagsherstellers

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	60	3585910



www.blauer-engel.de/uz113



Technische Daten:

Abluftzeit:
10–20 Minuten

Begeibar:
sofort nach Verlegung

Belastbar:
sofort nach Verlegung

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
50–100 g/m²

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO FIX

Dispersionsfixierung

Haftstarke Universal-Dispersionsfixierung zur Verlegung von Bodenbelägen

- äußerst haftstark, zur sicheren und dauerhaften Arretierung der Beläge
- universell, für alle Rückenausstattungen geeignet
- dauerklebrig, minimiert das Risiko von Aufstippungen dünner Textilfliesen

Anwendung:

- zur Fixierung von von textilen Belägen und PVC-/CV-Bahnenware
- zur sicheren Verlegung von Textilfliesen mit geringem Flächengewicht
- zur ableitfähigen Verlegung in Verbindung mit **MAPELECTRIC CPI**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	44	358010



Technische Daten:

Ablüftzeit:
bis transparent aufgetrocknet; je nach Auftragsmenge, Raumklima und Saugfähigkeit ca. 12 Stunden

Begehrbar:
sofort nach Verlegung

Belastbar:
sofort nach Verlegung

Farbe:
hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
80–150 g/m²

Lagerung:
12 Monate

KLEBSTOFFE – LINOLEUM

ULTRABOND ECO 530

Linoleumklebstoff

Dispersionsklebstoff mit schneller und hoher Anfangshaftung für alle Linoleumbeläge im Innenbereich

- cremige Konsistenz, sehr leichter Auftrag für sehr hohe Flächenleistung
- hohe Anfangshaftung, für eine schnelle Belagsarretierung am Boden
- hoher Fadenzug, für schnelles Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben

Anwendung:

- zur Verlegung von Linoleumbelägen mit Juterücken und mit PUR-Oberflächenvergütung
- geeignet für Linoleumbeläge in unterschiedlichen Dicken bis zu 4 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	1946116



Technische Daten:

Ablüftzeit:
ca. 10 Minuten

Einlegezeit:
15–20 Minuten

Begehrbar:
ca. 3 Stunden

Belastbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
350–400 g/m² (TKB B1),
400–450 g/m² (TKB B2)

Lagerung:
12 Monate


			ULTRABOND ECO V4SP 	ULTRABOND ECO VS90 PLUS 	ULTRABOND ECO VS60 	
Kurzbeschreibung			Universalklebstoff	Multifunktionsklebstoff	Multifunktionsklebstoff	
Anwendung			für alle Beläge, im Nass-/ Haftklebverfahren	für viele Beläge, im Nassklebverfahren	für viele Beläge, im Nassklebverfahren	
Eigenschaften	Abluftzeit Nassbettverklebung		10–20	0–10	0–10	
	Einlegezeit Nassbettverklebung		30–40	20–30	20–30	
	Abluftzeit Haftverklebung		30–40	---	---	
	Einlegezeit Haftverklebung		30–40	---	---	
	Anfangstack		Sehr hoch	Hoch	Mittel	
Beläge	LVT	PVC – alle Größen	✓	✓	✓	
		PVC-Kleinformat	✓	✓	✓	
		PVC-frei	✓	(✓)		
		Wandbeläge	✓	(✓)		
	PVC	homogen	✓	✓	✓	
		heterogen	✓	✓	✓	
		Wandbeläge	✓	(✓)		
	CV	CV-Beläge	✓	✓	✓	
	Textile	Tufting	✓	✓	✓	
		Nadelvlies	✓	✓	✓	
		Webware	✓	✓		
	Linoleum	Linoleum mit Juterücken	✓	✓	✓	
		Linoleum mit PU	✓	✓		
	Kautschuk	Fliesen und Bahnen	✓	✓		
		Wandbeläge	✓	(✓)		
	Andere Beläge	Polyolefin	✓			
		PUR	✓	✓		
		Sportbeläge (Innenbereich)	✓			



ULTRABOND ECO 4 LVT	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR	ULTRABOND ECO TX2	ULTRABOND ECO TX1	ULTRABOND ECO 530
				
Mikrofaser- Designbelagsklebstoff	Hybridklebstoff 1K	Textilbelagsklebstoff	Textilbelagsklebstoff	Linoleumklebstoff
für alle PVC-Designbeläge, im Nassklebverfahren	für alle Beläge, im Nassklebverfahren	für alle textilen Beläge, im Nass- / Haftklebverfahren	für viele textile Beläge, im Nassklebverfahren	für alle Linoleumbeläge, im Nassklebverfahren
ca. 10 Minuten	–	10–20	0–10	ca. 10 Minuten
20–30	20–30	20–30	10–20	15–20
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
Sehr hoch	Hoch	Sehr hoch	Hoch	Sehr hoch
✓	✓			
✓	✓			
(✓)	✓			
✓	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			

5






VERLEGEN VON ELEKTRISCH- LEITFÄHIGEN BELÄGEN

Leitfähige Produkte

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE.....	68
ADESILEX G19 CONDUCTIVE.....	68
KOMBI-ZAHNLEISTE.....	68
PRIMER G CONDUCTIVE	69
MAPELECTRIC CPI.....	69



ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Leitfähiger Universalklebstoff

Leitfähiger Dispersionsklebstoff für textile und elastische Beläge

- spezielle Carbonfasern, für gute Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Langzeitdimensionsstabilität
- harte Klebstoffriefe, vermindert Fugenbildung
- maximale Benetzung, perfekter Haftverbund mit der Belagsrückseite

Anwendung:

- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Verlegung ableitfähiger PVC- und Kautschukbeläge sowie Linoleum, Textil- und Nadelvliesbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	0666114



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Abluftzeit:
0–10 Minuten
Einlegezeit:
ca. 15 Minuten
Begeibar:
2–4 Stunden
Belastbar:
24–48 Stunden
Farbe: hellgrau
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 300 g/m²
(feine Zahnung)
ca. 450 g/m²
(grobe Zahnung)
(eine Kombi-Zahnleiste ist dem Gebinde beigelegt)
Lagerung:
12 Monate

ADESILEX G19 CONDUCTIVE

Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff

Zweikomponentiger, leitfähiger Epoxidharz-Polyurethan-Klebstoff

- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich

Anwendung:

- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Verlegung ableitfähiger PVC-, Kautschuk- und Linoleumbeläge
- speziell zur Klebung ableitfähiger Beläge in OP-Räumen, chemisch-technischen Laboratorien und Produktionsstätten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	48	130111



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 9 : 1
Einlegezeit:
ca. 60 Minuten
Begeibar:
12–24 Stunden
Belastbar:
ca. 3 Tagen
Farbe der Mischung:
schwarz
GISCODE: RU 2/RE 2
Verbrauch:
350–700 g/m²
Lagerung:
12 Monate

KOMBI-ZAHNLEISTE


Zahnleiste

Kombi-Zahnleiste für ableitfähige Verlegungen

- universell, mit feiner und grober Seite für alle Beläge geeignet

Anwendung:

- mit feiner Seite für glatte Belagsrückseiten, wie z. B. Kautschuk und PVC
- mit grober Seite für strukturierte Belagsrückseiten, wie z. B. Linoleum und textile Beläge



Technische Daten:

Material: Stahl
Zahnung:
• grobe Seite: TKB S2
• feine Seite:
Sonderzahnung für
**Ultrabond Eco V4
SP Conductive**
Lagerung:
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
1 Stück	180 mm	–	7885301

PRIMER G CONDUCTIVE

Leitfähige Dispersionsgrundierung

Leitfähige Systemgrundierung zur Herstellung ableitfähiger Fußböden

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zur Herstellung der Querleitfähigkeit
- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Anwendung unter ableitfähigen textilen Belägen und Linoleumbelägen



Technische Daten:

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüschr-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:
ca. 2 Stunden

Farbe: schwarz

GISCODE: D1

Verbrauch:
100–150 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	020510

MAPELECTRIC CP1

Leitzusatz

Leitfähiges Konzentrat als Zusatz zu speziellen MAPEI Produkten

Anwendung:

- zur Erstellung leitfähiger MAPEI Produkte, z. B. **ULTRABOND ECO FIX** und **ULTRABOND ECO V4SP**



Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
schwarz

GISCODE: D1


Verbrauch:
3,75 kg **MAPELECTRIC CP1** pro 10 kg **ULTRABOND ECO FIX**
5,0 kg **MAPELECTRIC CP1** pro 14 kg **ULTRABOND ECO V4 SP**

Lagerung:
6 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	2,5 kg	128	127802

6





VERLEGEN VON PARKETT


Parkettklebstoffe – SMP

ULTRABOND ECO S968 1K.....	72
ULTRABOND S958 1K.....	73
ULTRABOND S948 1K	73
ULTRABOND S938 1K.....	73

Parkettklebstoffe – PU

ULTRABOND P909 2K FAST.....	74
ULTRABOND P909 2K.....	74

Übersicht MAPEI Parkettklebstoffe..... 76–77



ULTRABOND ECO S968 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest



www.blauer-engel.de/uz113



HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- schubfest nach ISO 17178 – hervorragend zur Langdielenverlegung geeignet
- sehr guter Riefenstand, perfekte Rückseitenbenetzung für sichere Verlegungen
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern, schont Gesundheit und Umwelt
- sehr gutes Anzugsverhalten, ermöglicht Anlegearbeiten nach kurzer Zeit
- enorm leicht verstreichbar, kräftesparender und schneller Auftrag

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
- zur Verlegung von Holzpflaster RE
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Technische Daten:

Einlegezeit:
0–30 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RS10


EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0743115





ULTRABOND S958 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- hart-elastisch nach ISO 17178, vermindert Fugenbildungen und begrenzt Holzverformungen
- hoher Riefenstand, volle Rückseitenbenetzung für dauerhaften Haftverbund
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI Parkettlacken und -ölen

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
- zur Verlegung von Mehrschicht- und Stabparkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0745115



Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehrbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 3 Tage

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate



ULTRABOND S948 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für Mehrschicht- und Stabparkett im Innenbereich

- optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten
- für nahezu alle Einsatzbereiche, öffentliche Gebäude, Wohnbauten etc.
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI Parkettlacken und -ölen

Anwendung:

- besonders geeignet für Mehrschichtparkett
- auch zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	744915



Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehrbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 3 Tage

Farbe: hellbeige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate



ULTRABOND S938 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für Mehrschichtparkett im Innenbereich

- cremige Konsistenz, müheloses Auftragen für hohe Verlegeleistung
- wirtschaftliche Verlegelösung ideal für Mehrschichtparkett im Wohnungsbau

Anwendung:

- perfekt geeignet für Mehrschichtparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0744715



Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehrbar:
ca. 12 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate



ULTRABOND P909 2K FAST

PU-Parkettklebstoff 2K

Zweikomponentiger PU-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- schnelles Anzugsverhalten, verhindert Herausdrehen von Dielen
- schnelle Aushärtung, Schleifarbeiten bereits nach 12 Stunden möglich
- hoher Riefenstand, nahezu hohlstellenfreie Verlegung

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten- und formate sowie aller Holzarten
- speziell geeignet für großformatige Massivdielen
- direkte Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Farbe beige, Kunststoffgebinde	10 kg	44	2322110



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 7,3 : 1

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Begehbar:

ca. 6–8 Stunden

Schleifbar:

ca. 12 Stunden

Farbe: beige und dunkel

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

800–1.000 g/m² (TKB B3),
1.000–1.100 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:

12 Monate

ULTRABOND P909 2K

PU-Parkettklebstoff 2K

Zweikomponentiger PU-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- lange Topfzeit, für entspannte und stressfreie Verlegungen
- geschmeidige Konsistenz, für leichtes und kräftesparendes Auftragen
- guter Riefenstand, nahezu hohlstellenfreie Verlegung

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten- und formate sowie aller Holzarten
- speziell geeignet für großformatige Massivdielen
- direkte Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Farbe beige, Kunststoffgebinde	10 kg	44	232210



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 9 : 1

Verarbeitungszeit:

40–50 Minuten

Begehbar:

ca. 24 Stunden

Schleifbar:

ca. 3 Tagen

Farbe: beige

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

800–1.000 g/m² (TKB B3),
1.000–1.100 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:

12 Monate



MAPEI Referenzobjekt:
Schlachthof,
Wohntec GmbH – Berlin

©ChrisChristes



VERLEGEN VON PARKETT

Parkettart/Klebstoff	TKB Zahnung	ULTRABOND ECO S968 1K SMP- Parkettklebstoff – schubfest	ULTRABOND S958 1K SMP- Parkettklebstoff – hart-elastisch	
Zweischichtparkett	B3/B11	✓	✓	
Mehrschichtparkett	B11/B15	✓	✓	
Mosaikparkett 8 mm	B3	✓	✓ ¹	
Lamparkett 10 mm	B3/B11	✓	✓ ¹	
Hochkantlamellen- parkett 10 mm	B3	✓	✓ ¹	
Hochkantlamellen- parkett 16/23 mm	B11	✓	✓ ¹	
Stabparkett 16/22 mm	B11	✓	✓ ¹	
Massivdielen 16/22 mm	B15	✓	✓ ¹	
Holzpflaster RE	B15	✓		
Exotenhölzer, massiv	Auswahl nach Format	✓		
Räuchereiche, massiv	Auswahl nach Format	✓	✓	

TKB Zahnung	Verbrauch SMP- & PU-Parkettklebstoffe
TKB B3	ca. 800–900 g/m ²
TKB B11	ca. 1.000–1.100 g/m ²
TKB B15	ca. 1.100–1.200 g/m ²




	ULTRABOND S948 1K SMP- Parkettklebstoff – elastisch	ULTRABOND S938 1K SMP- Parkettklebstoff – elastisch	ULTRABOND P909 2K PU-Parkettklebstoff – schubfest	ULTRABOND P909 2K FAST PU-Parkettklebstoff – schubfest
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓ ¹		✓	✓
	✓ ¹		✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
	✓ ¹		✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓

¹ Nur in Verbindung mit MAPEI Lacken und Ölen

7





SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT

Fugenkitte

ULTRACOAT BINDER80

Grundierungen

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE80

Glanzgradtabelle80

Lacke

ULTRACOAT HT 2K81

ULTRACOAT MT 2K.....82

ULTRACOAT EASY PLUS.....82

ULTRACOAT EASY82

Öle & Wachse

ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS.....84

ULTRACOAT HARD OIL
HARDENER84

Reinigung und Pflege


ULTRACOAT OIL CARE PLUS.....84

ULTRACOAT CLEANER.....85

Ergänzungsprodukte zum Oberflächenschutz

ULTRACOAT ROLLER T10.....85

ULTRACOAT ROLLER T585



ULTRACOAT BINDER

Fugenkittlösung

Lösemittelfreie, wasserbasierte, antikorrosive Fugenkittlösung

- hoher Füllgrad, bündiger Fugenverschluss, auch bei breiten Fugen
- sehr schnell trocknend, schon nach ca. 1 Stunde schleifbar
- schleifstaubbindend, hervorragende Verbindung mit allen Schleifstaubarten

Anwendung:

- ergibt mit Schleifstaub einen schlanken, leicht zu verarbeitenden Fugenkitt
- für farbgleiche, natürliche Flächen in Verbindung mit Lacken und Ölen der Ultracoat-Linie



Technische Daten:

Schleifbar:
ca. 1 Stunde

Überlackierbar:
frühestens 2 Stunden

GISCODE: W1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
100–120 g/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 l	128	7372805



GRUNDIERUNGEN

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

Parkettgrundierung 1K

Einkomponentige, wasserbasierte Grundierung

- kurze Trockenzeit, für schnellen Baufortschritt
- leichte anfeuernde Wirkung, für farbechte, natürliche Oberflächen ohne Graustich
- hoher Festkörperanteil, geringe Quellwirkung auf das Holz, ideal zur Sanierung von Mehrschichtparkett

Anwendung:

- zum Grundieren von allen einheimischen und nicht stark saugfähigen Holzarten
- zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit
- vor dem Auftrag von MAPEI Parkettlacken



Technische Daten:

Schleifbar:
ca. 2 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

GISCODE: W3

Verbrauch:
80–120 ml/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	7376010BOX



GLANZGRADTABELLE

MAPEI Glanzgrad-Bezeichnung	Übliche Marktbezeichnung
0	Extramatt
10	Matt
30	Seidenmatt
60	Seidenglänzend

ULTRACOAT HT 2K

Parkettlack 2K



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Lack

- extrem widerstandsfähig, ideal für öffentliche, stark beanspruchte Bereiche (ÖNORM C 2354 Kategorie C)
- 100% PU-Lack, äußerst hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- exzellente Farbbrillanz, keine Vergilbung für dauerhaft farbechte Holzoberflächen
- strukturviskos, extrem guter Verlauf für besonders glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von extrem belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft
- Turbo-System in Verbindung mit **ULTRACOAT UNIVERSAL BASE**, zur Fertigstellung der Oberfläche in Wohnbereichen an nur einem Tag

Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 25 Minuten

Begehrbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 12 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

Belastbar:
36–48 Stunden

GISCODE: W2/DD+
EMICODE®: ECI Plus

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	10	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	7373610
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	30	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	7440510



ULTRACOAT MT 2K

Parkettlack 2K

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- optimaler Schutz, ideal für Bereiche mit mittlerer bis hoher Belastung
- gute Flächenleistung, optimale Rezeptur für wirtschaftliches Arbeiten

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von mittel bis stark belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	matt	2 x Komp. A + B = 2 x 4,725 l	36 Kartons	7383810



Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 25 Minuten

Begehrbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 12 Stunden

Belastbar:
36–48 Stunden

GISCODE:
W2/DD+

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate



ULTRACOAT EASY PLUS

Parkettlack 1K

Einkomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Lack

- 100 % PU-Lack, für hochwiderstandsfähige Oberflächen
- strukturviskos, extrem guter Verlauf für besonders glatte Oberflächen
- rutschhemmend, Klasse R9, für öffentliche Bereiche geeignet

Anwendung:

- zum Versiegeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10	2 x 5 l	48 Kartons	7375510



Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 20 Minuten

Begehrbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 8 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

Belastbar:
ca. 36 Stunden

GISCODE: W1

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate



ULTRACOAT EASY

Parkettlack 1K

Einkomponentiger, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- einfache Verarbeitung, ideal für großflächige Anwendungen
- optimaler Schutz, bestens für Flächen bei mittlerer Beanspruchung

Anwendung:

- zum Versiegeln von allen gebräuchlichen Holzarten

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10	2 x 5 l	48 Kartons	7375610
Kanister	30	2 x 5 l	48 Kartons	7374910



Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 20 Minuten

Begehrbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 8 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

Belastbar:
ca. 36 Stunden

GISCODE:
W3+

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate



MAPEI Referenzobjekt:
Haus Buchthal in Berlin

©LenzWerk Berlin



SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT

ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

Parkettwachs

Wasser- und ölabweisendes, geruchsarmes Öl-Wachs-Finish als 1K oder 2K Variante

- atmungsaktiv, beeinflusst positiv das Raumklima
- filmbildend, für verringerten Pflegeaufwand ohne Laufstraßen
- farbintensiv, verleiht dem Boden eine feine und warme Ausstrahlung

Anwendung:

- zum Behandeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- einkomponentig bei normaler Beanspruchung; zweikomponentig unter Zugabe von **ULTRACOAT HARD OIL HARDENER** für hohe Beanspruchungen
- im System mit **ULTRACOAT OIL CARE PLUS**



Technische Daten:

Überschuss aufnehmbar:

35–45 Minuten

Trocknungszeit:

ca. 16 Stunden

GISCODE: Ö10

Verbrauch:

30–100 ml/m²,
je nach Saugfähigkeit
des Holzes und ge-
wünschter Farbintensität

Lagerung:

24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechdose	1 l	40 Kartons à 6 x 1 l	7383526

ULTRACOAT HARD OIL HARDENER

Härter

Härter für ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

- einfach dosierbar, 100 g passend für 1 Liter **ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS**
- beschleunigend, für eine deutlich frühere Aushärtung
- hoch vernetzend, zur Verbesserung der Oberflächenfestigkeit und Fleckenbeständigkeit

Anwendung:

- zur Anwendung als 2K Öl durch Zugabe zu **ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS**



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

100 g je 1 Liter **ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS**

Farbe:

transparent

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	6 x 100 g	360 Kartons mit 6 x 100ml	7402637

REINIGUNG UND PFLEGE

ULTRACOAT OIL CARE PLUS

Pflegemittel

Natürlich trocknendes, wasserbasiertes Parkettpflegemittel für geölte Böden

- wasserabweisend, für hohe Schutzwirkung hochwertiger Parkettböden
- schmutzunempfindlich, erleichtert dauerhaft Reinigung und Pflege

Anwendung:

- zur regelmäßigen Pflege von geölten Holzböden als Zugabe zum Wischwasser
- zur Auffrischung grundgereinigter Flächen
- im System mit **ULTRACOAT OIL** Produkten



Technische Daten:

Begehrbar:

ca. 2 Stunden

Belastbar:

ca. 48 Stunden

GISCODE: GE20

Verbrauch:

ca. 15 ml/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	1 l	32 Kartons à 6 x 1 l	5RR093036



ULTRACOAT CLEANER

Reinigungsmittel

Spezieller Hygienereiniger für geölte und lackierte Holzböden

- Konzentrat, zur Unterhaltsreinigung sowie Reinigung stark verschmutzter Böden
- hygienisierend, für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen

Anwendung:

- für die tägliche Unterhaltsreinigung von geölten und lackierten Parkettböden
- zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz ohne Pflegeschichten anzugreifen
- zur maschinellen Reinigung von Großflächen



Technische Daten:

Verdünnungsgrad:

Unterhaltsreinigung:
20 ml je 10 l

Grundreinigung:
250 ml je 10 l

Farbe: transparent

GISCODE: GG0

Verbrauch:

20–250 ml für ca. 30 m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	6 x 1 l im Karton	80 Kartons à 6 x 1 l	7252526

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZUM OBERFLÄCHENSCHUTZ

ULTRACOAT ROLLER T10

Zubehör

Mikrofaser-Walze zum Auftrag von Grundierungen und Lacken

- 10 mm Florlänge, Zusammensetzung und Faserlänge sorgen für perfekten Auftrag von MAPEI Lacken und Grundierungen

Anwendung:

- zum Grundieren von Holzböden mit **ULTRACOAT** Grundierungen
- zum Lackieren von elastischen Belägen mit **MAPECOAT 4 LVT**
- zum Lackieren von dekorativen Tapeten und Glasfasertapeten mit **MAPECOAT DECOR PROTECTION**



Technische Daten:

Lagerung:

in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 Stück	–	7251301

ULTRACOAT ROLLER T5

Zubehör

Mikrofaser-Walze zum Auftrag von Grundierungen und Lacken

- 5 mm Florlänge, Zusammensetzung und Faserlänge sorgen für perfekten Auftrag von **ULTRACOAT** Grundierungen und -Lacken

Anwendung:

- zum Grundieren von Holzböden mit **ULTRACOAT** Grundierungen
- zum Lackauftrag bei Holzböden mit **ULTRACOAT LACKEN**



Technische Daten:

Lagerung:

in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 Stück	–	7251101

8






ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN

Unterlagen

UNIRENO NG	88
MAPETEX VLIES.....	89
MAPELAY.....	89
MAPESONIC CR.....	89



UNIRENO NG

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte



www.blauer-engel.de/uz156



HANDWERKER TIPP

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte zur Verlegung unter textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, Keramik sowie Naturstein

- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen
- verbessert Trittschall, bis zu 13 dB mit keramischen Belägen

Anwendung:

- zur trittschalldämmenden und entkoppelnden Verlegung von Parkett, Keramik, Naturstein sowie textilen und elastischen Bodenbelägen

Technische Daten:

Dicke:

4, 7, 9, 12 und 15 mm

Gewicht:

2,8 kg/m² bei 4 mm,
4,5 kg/m² bei 7 mm,
6,1 kg/m² bei 9 mm,
8,4 kg/m² bei 12 mm
10,3 kg/m² bei 15 mm

Format:

100 x 60 cm

Farbe:

grau-weiß


EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 156

Lagerung:

in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Platte, 15 mm	4 Stück im Karton	15 Kartons	821526
Platte, 12 mm	5 Stück im Karton	15 Kartons	821438
Platte, 9 mm	5 Stück im Karton	20 Kartons	821341
Platte, 7 mm	6 Stück im Karton	20 Kartons	821241
Platte, 4 mm	10 Stück im Karton	20 Kartons	821142





MAPETEX VLIES

Entkopplungsvlies

Entkopplungsvlies zur Verlegung unter Parkett, Keramik und Naturwerksteinen

- entkoppelnd und rissüberbrückend, zur Verlegung auf kritischen Altuntergründen
- wirtschaftlich, schnell verarbeitbar durch leichten Zuschnitt
- dünn-schichtig, geringe Aufbauhöhe von 1,5 mm, ideal in der Sanierung

Anwendung:

- zur entkoppelnden Verlegung von Parkett, z. B. auf Fertigteilestrichen
- zur entkoppelnden oder wiederaufnehmbaren Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Dicke:
ca. 1 mm

Format:
1 m breite Bahnen

Gewicht:
ca. 200 g/m²

Farbe:
hellgrün

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1 mm	50 m x 1 m	15	281150



MAPELAY

Entkopplungsunterlage

Wasserdichte PVC-Entkopplungsunterlage zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen im Innenbereich

- problemlösend, ermöglicht Belagsverlegung auf verlegeungeeigneten Untergründen

Anwendung:

- zur losen Auslegung auf Unterboden/Nutzboden, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen
- auf öl- und fettverschmutzten Untergründen bzw. bei zu hoher Restfeuchte
- zur Erhaltung bestehender Nutzböden in Mietobjekten
- im System mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR** und **ULTRABOND ECO V4SP**



Technische Daten:

Dicke:
1,5 mm

Format:
1,5 m breite Bahnen

Gewicht:
ca. 1,5 kg/m²

Farbe:
grau

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1,5 mm	25 m x 1,5 m	12	281538

MAPESONIC CR

Trittschalldämmunterlage

Trittschalldämmunterlage aus PU-Schaum-Granulat und Kork

- verbessert Trittschall, bis zu 18 dB(A)
- spannungskompensierend, zur spannungsarmen Parkettverlegung
- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen

Anwendung:

- zur trittschalldämmenden Verlegung von Parkett, Keramik und Naturstein
- in Verbindung mit **PLANIPATCH XTRA** und **LATEX PLUS** zur trittschalldämmenden Verlegung von elastischen und textilen Belägen



Technische Daten:

Dicke:
2 mm und 4 mm

Gewicht:
1,1 kg/m² bei 2 mm,
2,2 kg/m² bei 4 mm

Farbe: beige

EMICODE®: EC1 Plus


Blauer Engel: DE-UZ 156

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 2 mm	30 m x 1 m	11	2818230
Rolle, 4 mm	20 m x 1 m	8	2818420

9





KLEBEN MIT KONTAKT-/MONTAGE- KLEBSTOFFEN UND KLEBEBÄNDERN

Kontaktklebstoffe


ULTRABOND CONTACT.....	92
ADESILEX LP.....	92

Klebebänder

MAPECONTACT PLUS.....	92
-----------------------	----

Montageklebstoffe

ULTRABOND MS RAPID.....	93
ULTRABOND MS EASY	93
ULTRABOND SUPER GRIP	93



ULTRABOND CONTACT

Lösemittelfreier Kontaktklebstoff

Lösemittelfreier Dispersions-Kontaktklebstoff im Innenbereich

- zeitsparend, sicher und schnell verlegt, direkt nutzbar
- individuell verarbeitbar, Auftrag wahlweise mit Spachtel, Rolle oder Pinsel
- baustellengerecht, haftet auf nahezu allen Untergründen

Anwendung:

- zur Verlegung von Kork-, PVC-, Kautschuk- und Linoleumbelägen
- zur Verlegung von Sockelleisten, Profilen und Formteilen
- auf allen geeigneten Untergründen im Innenbereich
- speziell geeignet zur Verlegung von Hohlkehlen im Gesundheitswesen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	5 kg	80	0666305



Technische Daten:

Konsistenz:
cremig

Farbe:
weiß

Abluftzeit:
30 Minuten bis 2 Stunden

Einlegezeit:
2–18 Stunden

Begehrbar: sofort

Belastbar: sofort

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
200–400 g/m²
(beidseitiger Auftrag)

Lagerung:
12 Monate

ADESILEX LP

Neoprene-Kontaktklebstoff

Lösemittelhaltiger Neoprene-Kontaktklebstoff mit hoher Haftung

Anwendung:

- hochwertiger Kunst-Kautschukklebstoff zur Klebung aller Beläge
- zur sofortigen, schubfesten Verbindung



Technische Daten:

Abluftzeit:
10–20 Minuten

Einlegezeit:
ca. 5 Stunden

Belastbar:
sofort

Farbe:
bernsteinfarben

Begehrbar:
sofort

GISCODE: S1

Verbrauch:
250–350 g/m²
(beidseitiger Auftrag)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebäude	5 kg	60	050106

KLEBEBÄNDER

MAPECONTACT PLUS

Trockenklebeband

Doppelseitiges, faserverstärktes Klebeband

Anwendung:

- zur Verlegung von Hohlkehlen, Sockelleisten, Kunststoff- und PVC-Profilen
- zur Verlegung von Winkelstücken und Schutzprofilen für Treppenkanten
- zur Verlegung von elastischen und textilen Belägen auf Stufen, gekrümmten Flächen und allgemein dort, wo eine sofortige Verklebung erforderlich ist



Technische Daten:

Farbe:
transparent, mit weißer Gewebeerstärkung

Abluftzeit:
keine, sofortige Haftung

Begehrbar:
sofort

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 25 mm x 50 m	12 Rollen im Karton	45 Kartons	0637250
Rolle, 50 mm x 50 m	5 Rollen im Karton	45 Kartons	0637950
Rolle, 85 mm x 50 m	3 Rollen im Karton	45 Kartons	0637450
Rolle, 240 mm x 50 m	1 Rolle im Karton	45 Kartons	0637750

ULTRABOND MS RAPID

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- sehr hoher Anfangsack, für schnelle Arretierung von Leisten und Profilen
- schnelle Aushärtung, für sichere Klebung, auch auf feuchten Untergründen
- standfest, ermöglicht Klebungen an Wand, Decke und Boden

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen



Technische Daten:

Offene Zeit:
ca. 10 Minuten

Farbe:
weiß

Aushärtezeit:
ca. 24 Stunden
bei 3 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 5 m
(Dreiecksfuge)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 290 ml	12 x 290 ml	96 Kartons	2463954NR



ULTRABOND MS EASY

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- lange Verarbeitungszeit, für Verlegungen auf großen Flächen
- starker Ansaugeneffekt, für sicheren Halt und präzise Verlegungen
- leicht anzudrücken, für eine gute Klebstoffverteilung

Anwendung:

- zum Kleben von SPC, Rigid-LVT und PVC-Wandpaneelen
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen



Technische Daten:

Offene Zeit:
40–50 Minuten

Farbe: weiß

Aushärtezeit:
ca. 24 Stunden bei 3 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 5 m
(Dreiecksfuge)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 300 ml	12 x 300 ml	96 Kartons	2333443
Schlauchbeutel, 600 ml	20 x 600 ml	30 Kartons	2333440



ULTRABOND SUPER GRIP


Dispersions-Montageklebstoff

Montageklebstoff für Sockelleisten und Reparaturarbeiten im Sanierungsbereich

- hohe Anfangshaftung, zum schnellen und sicheren Kleben
- schnelle Trocknung, für zügigen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zum Kleben von dekorativen Paneelen aus Polystyrol, Gips, Holz und PU-Schaum
- zur Verarbeitung auf nahezu allen geeigneten Untergründen



Technische Daten:

Offene Zeit:
10–15 Minuten

Farbe:
weiß

Aushärtezeit:
24–48 Stunden

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 15 m je Kartusche
für eine Spur

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 310 ml	12 x 310 ml	75 Kartons	065843



10





HERSTELLEN VON ESTRICHEN

Leichtausgleichsmörtel

MAPELIGHT THERMO 96

Schnellzement-Estrichmörtel

MAPECEM PRONTO SL 98

MAPECEM PRONTO 99

TOPCEM PRONTO 99

Schnellzement-Estrichbindemittel

MAPECEM 99


TOPCEM 100

Ergänzungsprodukte

MAPEGROUT PRIMER D 100

EPORIP 100

MAPEI Auswahlmatrix Estriche 102–103



MAPELIGHT THERMO

Leichtausgleichs-Trockenmörtel – zementär



HANDWERKER TIPP

Zementärer Werk trockenmörtel zur Herstellung einer gebundenen Leichtausgleich-Schüttung

- verarbeiterfreundlich, vorgemischt und gebrauchsfertig
- geringes Flächengewicht, ideal für die Renovierung
- nachhaltiges EPS-Granulat, 100 % aus recyceltem Material
- schnelltrocknend, bereits nach 24 Stunden belegbar
- ideal für Sanierungen, verformungs- und spannungsarme Aushärtung

Anwendung:

- zur Herstellung von Leichtausgleich-Schüttungen im Verbund und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
- als Teil des MAPELIGHT SYSTEMs zur Erstellung einer tragfähigen Konstruktion zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und Naturwerkstein
- geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen, die einen schnell belegreifen Verlegeuntergrund bei gleichzeitig geringem Eigengewicht und/oder geringer Aufbauhöhe erfordern

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

60 Minuten

Schichtdicke:

20 (8)–300 mm im Verbund
20–300 mm auf Trennlage

Begehbare:

12 Stunden

Belegbar:

24 Stunden

Farbe:

grau

GISCODE:

ZP1

Verbrauch:

3,2 kg/m²/cm

Lagerung:

12 Monate


Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	16 kg	20	1668116






SANIERUNG MIT LEICHTAUFBAU-SYSTEM AUF UNEBENEN HOLZUNTERGRÜNDEN – DESIGNBELAG

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1 Holzbalkendecke | 4 Armierungsgewebe
MAPENET 150 | 7 Designbelag |
| 2 Spachtelmasse + Dispersion
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS | 5 Dünnestrich – zementär
ULTRAPLAN RENOVATION | |
| 3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO | 6 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
ULTRABOND ECO 4 LVT | |



SANIERUNG MIT LEICHTAUFBAU-SYSTEM AUF UNEBENEN HOLZUNTERGRÜNDEN – KERAMISCHE FLIESEN

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Holzbalkendecke | 4 Armierungsgewebe
MAPENET 150 | 6 Leichtflexverlegemörtel
schnell, staubarm
ULTRALITE S1 FLEX QUICK |
| 2 Spachtelmasse + Dispersion
KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS | 5 Dünnestrich – zementär
KERAPLAN PLUS | 7 Keramische Fliesen |
| 3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO | | |



MAPECEM PRONTO SL

Zementfließestrich



HANDWERKER TIPP

Estrichwerk trockenmörtel auf Basis ternärer Schnellzemente (SZ-T), fließfähig, mit schneller Begehrbarkeit und schneller Belegreife

- fließfähig, einfache Verarbeitung ohne Abziehen und Verdichten
- pumpbar, zur maschinellen Verarbeitung mit gängigen Misch- und Förderpumpen
- porenarmes Gefüge, perfekte Ummantelung von Heizrohren und optimale Wärmeübertragung bei Heizestrichen
- geringe Ausfallzeiten, schnelle Trocknung für Estrich austausch bei Sanierungen

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- zum schnellen Estrich austausch im privaten und gewerblichen Bereich
- zur Herstellung beheizter Estrichkonstruktionen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

60–90 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 12 Stunden

Belegbar:

Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge,
Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:

Verbund: 20–70 mm;
Trennschicht: 35–70 mm;
Dämmschicht: 45–70 mm

Farbe:

grau

GISCODE:

ZP1

EMICODE®:

ECT1^{plus}


Verbrauch:

ca. 22 kg/m²/cm

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275225GM





MAPECEM PRONTO

Schnellestrich trockenmörtel

Estrichwerk trockenmörtel auf Basis ternärer Schnellzemente (SZ-T) mit schneller Begehrbarkeit und schneller Belegreife

- sehr schnell trocknend, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
- verarbeiterfreundlich, einfaches Abziehen und glatte Oberfläche durch 4 mm Größtkorn

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- bei der Estrichsanierung in kürzester Zeit, z. B. Füllen von Fehlstellen
- als Gefälleestrich im Nassbereich



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

20–30 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 3 Stunden

Belegbar:

Keramik: ca. 4 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 24 Stunden

Estrichdicken:

Verbund: 10–80 mm
Trennschicht: 35–80 mm
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 20 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118925



TOPCEM PRONTO

Estrich trockenmörtel

Estrichwerk trockenmörtel mit schneller Begehrbarkeit und beschleunigter Trocknung

- planungssicher, gebrauchsfertiger Trockenmörtel mit definierten Eigenschaften und beschleunigter Trocknung
- verarbeiterfreundlich, lange Verarbeitungszeit von bis zu 60 Minuten
- optimale Konsistenz, gute Standfestigkeit bei geschmeidiger Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- für den Estrichaustausch auf Kleinflächen bei Zeitdruck
- zur Estrichsanierung und bei Reparaturarbeiten
- zum Füllen von Fehlstellen, Wandausbrüchen, etc.



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 12 Stunden

Belegbar:

Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:

Verbund: 10–80 mm
Trennschicht: 35–80 mm
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 18 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	40	024325



SCHELLZEMENT-ESTRICHBINDEMITELE

MAPECEM

Schnellestrich bindemittel

Ternäres Schnellzement-Estrichbindemittel (SZ-T) mit schneller Begehrbarkeit und schneller Belegreife

- sehr schnell trocknend, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
- geringe Stillstandzeiten, Flächen können schnell wieder genutzt werden, zur Vermeidung hoher Ausfallkosten

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- bei Sanierungen von Objekten mit hohen Ausfallkosten
- für die Estricherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich bei geringer Wartezeit



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 20–30 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 2–3 Stunden

Belegbar:

Keramik: ca. 3 bis 4 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 1 Tag

Estrichdicken:

Verbund: 10–80 mm;
Trennschicht: 35–80 mm;
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

3,5–4,5 kg/m²/cm

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118125



TOPCEM

Estrichbindemittel

Estrichbindemittel-Kombination aus Portlandzement und Spezialadditiven mit schneller Begebarkeit und beschleunigter Trocknung

- beschleunigt, schnelle Festigkeitsentwicklung und frühe Belastbarkeit
- vordosierte Spezialadditive, optimale Bindemittel- und Additivverteilung im Estrich

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- Estrichherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich im Alt- und Neubau
- Estrichkonstruktion und Sieblinie können an die jeweilige Anforderung angepasst werden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	40	024620



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Begebar:

nach ca. 12 Stunden

Belegbar:

Keramik: ca. 24 Stunden;

Bodenbeläge, Parkett &

Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:

Verbund: 10–80 mm;

Trennschicht: 35–80 mm;

Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

2,0–2,5 kg/m²/cm

Lagerung:

12 Monate



ERGÄNZUNGSPRODUKTE

MAPEGROUT PRIMER D

Haftschlämme, zementär

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungsmörteln und Zementestrichen

- schlämfähig, einfache Verarbeitung mittels Quast
- lange Verarbeitungszeit, für entspanntes Arbeiten
- hohe Haftung, optimaler Verbund nachfolgender Mörtel

Anwendung:

- Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungssystem
- **MAPEGROUT 50 PCC**
- Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche der **TOPCEM** und **MAPECEM** Linie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276725



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Wartezeit:

keine, Verarbeitung

frisch in frisch

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

2 kg/m²/cm

Lagerung:

12 Monate

EPORIP

Epoxidharz-Haftbrücke 2K

Zweikomponentige, lösemittelfreie, gefüllte Epoxidharzhaftbrücke

- kraftschlüssig, sehr hoher Verbund nachfolgender Mörtel
- hohe Klebkraft, kein zusätzliches Einschnitten und Verharzen bei Estrichergänzungen erforderlich

Anwendung:

- als Haftbrücke für flächige Verbundestriche und zur Flankenhaftung bei partiellen Estrichreparaturen
- als Korrosionsschutz für Betoninstandsetzungsarbeiten
- auch zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	1,5 kg	198	152102
Flasche Komp. B	0,5 kg	60 Kartons à 6 x 0,5 kg	153102



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Offene Zeit:

3–4 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: RE1

Verbrauch:

0,5–2,0 kg/m²

Lagerung:

24 Monate





Anwendung von
MAPECEM PRONTO



HERSTELLEN VON ESTRICHEN

	TOPCEM	MAPECEM
	 	 
MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	1 Sack (20 kg), Zuschläge: 140–160 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 10,0–12,0 l	1 Sack (25 kg), Zuschläge: 80–100 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 4,0–8,0 l
ESTRICH		
VERBUNDESTRICH		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Haftbrücke mit PLANICRETE : Wasser : TOPCEM = 1:1:5, MAPEGROUT PRIMER D oder EPORIP	Haftbrücke mit PLANICRETE : Wasser : TOPCEM = 1:1:6, MAPEGROUT PRIMER D oder EPORIP
ESTRICHDICKE ⁽¹⁾ :	bis 8 cm	
AUF TRENNSCHICHT		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen.	
ESTRICHDICKE ⁽¹⁾ :	3,5 bis 10 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen	3,5 bis 8 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen
AUF DÄMMSCHICHT		
ESTRICHDICKE ⁽¹⁾ UNTER TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	3,5 ⁽⁴⁾ bis 10 cm	3,5 ⁽⁴⁾ bis 8 cm
ESTRICHDICKE ⁽¹⁾ UNTER KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	4 bis 10 cm	4 bis 8 cm
HEIZESTRICH		
WARTEZEIT VOR DEM AUFHEIZEN:	4 Tage	3 Tage
FUNKTIONSHHEIZEN:	Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!	
EIGENSCHAFTEN		
WARTEZEIT ⁽³⁾ VOR DER VERLEGUNG VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	4 Tage	1 Tag
WARTEZEIT ⁽³⁾ VOR DER VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	ca. 24 Stunden (2 Tage bei Naturwerkstein)	ca. 3–4 Stunden (ca. 24 Stunden bei Naturwerksteinen)
DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm ²):	> 30 ⁽²⁾	> 60 ⁽²⁾
BIEGEZUGFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm ²)	> 6 ⁽²⁾	> 10 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben nach DIN 18560 zu beachten.

⁽²⁾ Die Angabe der Festigkeitsklasse ist exemplarisch und je nach Sieblinie und Mischungsverhältnis unterschiedlich.

⁽³⁾ Die Einhaltung der Grenzwerte des Restfeuchtegehalts nach den für das jeweilige Gewerk geltenden a. a. R. d. T. ist zu beachten.

⁽⁴⁾ Bei Dämmschichten ≤ 40 mm kann die Estrichdicke um 5 mm reduziert werden, die Mindestennndicke von 35 mm darf nicht unterschritten werden.

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten sowie Verarbeitungshinweise finden Sie in den technischen Merkblättern auf unserer Homepage unter: www.mapei.de



TOPCEM PRONTO	MAPECEM PRONTO	MAPECEM PRONTO SL
   	  	  
1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,7 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,5–2,0 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 3,0 l
Haftbrücke mit PLANICRETE : Wasser : TOPCEM = 1:1:5, MAPEGROUT PRIMER D oder EPORIP	Haftbrücke mit PLANICRETE : Wasser : TOPCEM = 1:1:5, MAPEGROUT PRIMER D oder EPORIP	Mit geeigneter Grundierung, z. B. PRIMER RA, PRIMER MF + Abstreuerung mit QUARZSAND 1,2
1 bis 8 cm		2 bis 7 cm
Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder ähnliches aufweisen.		
3,5 bis 8 cm	3,5 bis 8 cm	3,5 bis 7 cm
3,5 bis 8 cm	3,5 bis 8 cm	4,5 bis 7 cm
3,5 ⁽⁴⁾ bis 8 cm		4,5 bis 7 cm
4 Tage	1 Tag	1 Tag
Funktionsheizten gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizten durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizten beachten!		
4 Tage	1 Tag	Ca. 4 Tage, Belegung erst ab einer Restfeuchte < 2 CM-%
ca. 24 Stunden (2 Tage bei Naturwerksteinen)	ca. 3–4 Stunden (ca. 24 Stunden bei Naturwerksteinen)	ca. 24 Stunden
> 30	> 60	> 25
> 6	> 10	> 5



11



KUNSTHARZ- BESCHICHTUNGEN UND DESIGN- SPACHTELMASSEN

Dekorative Spachtelmassen – zementär

ULTRATOP.....	106
ULTRATOP LOFT F.....	108
ULTRATOP LOFT W	108
ULTRATOP EASYCOLOR.....	108
ULTRATOP BASE COAT	110
MAPEFLOOR FINISH 58 W	110
MAPECRETE STAIN PROTECTION	110
MAPELUX OPACA.....	111

Kunstharzversiegelungen

MAPECOAT I 24	112
MAPECOAT I 62 W	113

Kunstharzbeschichtungen

MAPEFLOOR I 302 SL.....	114
-------------------------	-----

Systemgrundierungen

PRIMER SN	116
PRIMER LT.....	116
PRIMER GRIP WHITE.....	116

Ergänzungsprodukte

ADESILEX PG4.....	117
MAPEFLOOR FILLER	117
MAPEFLOOR CLEANER ED.....	117
MAPEFLOOR WAX REMOVER	118

Reparaturmörtel

PLANITOP RASA & RIPARA R4	119
---------------------------------	-----

ULTRATOP

Selbstverlaufende Spachtelmasse



HANDWERKER TIPP

Dekorative, selbstverlaufende, zementäre Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 5 bis 40 mm

- zementäre, selbstverlaufende Spachtelmasse zur Herstellung von Nutzböden mit Industrieboden-Charakter
- jeder Boden ist ein Unikat mit einzigartiger Optik und persönlicher Handschrift: ob ruhige und homogene Oberfläche oder lebhaftes Wolkenoptik
- spezielle Nutzpachtelmasse mit äußerst hoher Abriebfestigkeit, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet
- sehr guter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, auch für maschinelle Verarbeitung geeignet

Anwendung:

- speziell als Nutzboden konzipiert, für Langlebigkeit und dauerhaft schöne Optiken
- auch zur Erstellung hoch dekorativer Oberflächen, die gleichzeitig abriebfest, dauerhaft und funktional sein müssen
- geeignet zur dekorativen Gestaltung in privaten und gewerblichen Bereichen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 15 Minuten

Begebar:

3–4 Stunden

Trocknungszeit:

ca. 3 Tage

Farbe:

verschiedene Farben

CISCODE: ZP1


EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,75 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate




Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Farbe	Art.-Nr.
Sack	25 kg	50	anthrazit	5S40425
Sack	25 kg	50	extra-weiß	5S45025
Sack	25 kg	50	mittelgrau	5S41225
Sack	25 kg	40	hellgrau	5S40225E
Sack	25 kg	50	rot	5S40525
Sack	25 kg	50	standard	5S40325



MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT INDUSTRIE-OPTIK



- 1 Zementestrich
- 2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN mit **QUARZSAND 0,7-1,2**
abstreuen
- 3 Selbstverlaufende Spachtelmasse
ULTRATOP
- 4 Acrylatprimer
ULTRATOP BASE COAT
- 5 Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert
MAPEFLOOR FINISH 58 W (matt)



ULTRATOP LOFT F

Standfester, grober Zementspachtel

Dekorative, grobkörnige, zementäre Boden- und Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm

- hoch dekorativ, für Oberflächen mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
- sehr gut schleifbar, Anzahl der Aufträge und Schleifgänge kann variiert werden
- geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen an Böden und Wänden

Anwendung:

- zur Erstellung moderner Spachtelböden mit Loft-Charakter
- grobkörnige Spachtelmasse als Basisschicht für die nachfolgende Feinspachtelung mit **ULTRATOP LOFT W**
- einfärbbar mit Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	weiß: 5SV80045A



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehrbar:
ca. 3 Stunden

Trocknungszeit:
6–24 Stunden

Farbe:
natural oder weiß

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
0,7–1,0 kg/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

ULTRATOP LOFT W

Standfester, feiner Zementspachtel

Dekorative, feinkörnige, zementäre Boden- und Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm

- handwerkliche Gestaltungsfreiheit, Optik variiert je nach Auftragsweise und Anzahl der Aufträge
- einfärbbar, individuelle Farbgestaltung für einzigartige Unikatlflächen
- sehr abriebfest, für langlebige und dauerhaft schöne Oberflächen

Anwendung:

- zur Erstellung moderner Spachtelböden mit Loft-Charakter
- feinkörnige Spachtelmasse als finale Spachtelschicht auf der Basisschicht aus **ULTRATOP LOFT F**
- einfärbbar mit Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	weiß: 5SW80045A



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehrbar:
ca. 3 Stunden

Trocknungszeit:
6–24 Stunden

Farbe:
natural oder weiß

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
0,7–1,0 kg/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

ULTRATOP EASYCOLOR

Flüssigpigment

Flüssigfarbe zum Einfärben von ULTRATOP LOFT F und ULTRATOP LOFT W

- gebrauchsfertig, kein zusätzliches Anmachwasser oder Pigment erforderlich
- vordosiert und pigmentiert, für eine immer gleiche Farbgebung
- kreative Gestaltungsfreiheit, zahlreiche Farbnuancen möglich

Anwendung:

- zum Anmischen und Einfärben von **ULTRATOP LOFT F** und **ULTRATOP LOFT W**
- in zahlreichen vorgemischten Farbtönen erhältlich wie den beliebten Grautönen Seoul, Milano, Venezia, Berlin oder Moscow. Weitere Details finden sich in der Broschüre Interior Living

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffdose	1,5 Liter	33 Kartons mit 6 x 1,5 l	Je nach gewähltem Farbtönen



Technische Daten:

Farbe:
verschiedene Farben

Verbrauch:
1,5 Liter zu 5 kg
ULTRATOP LOFT F oder
ULTRATOP LOFT W

Lagerung:
18 Monate

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT LOFT-CHARAKTER

- 1** Zementestrich
- 2** Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN** mit **QUARZSAND 0,5** abstreuen
- 3** Standfester, grober Zementspachtel **ULTRATOP LOFT F**
- 4** Zwischengrundierung **PRIMER LT**
- 5** Standfester, feiner Zementspachtel **ULTRATOP LOFT W**
- 6** Acrylatprimer **ULTRATOP BASE COAT**
- 7** Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert **MAPEFLOOR FINISH 58 W (matt)**



ULTRATOP BASE COAT

Acrylatprimer

Einkomponentige Acrylatgrundierung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
- zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung

Anwendung:

- zum Grundieren von **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**
- als Basisschicht vor dem Auftrag der Versiegelung **MAPEFLOOR FINISH 58 W**



Technische Daten:

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 2 Stunden

Trocknungszeit:
ca. 3 Stunden

Farbe:
transparent

Verbrauch:
50–80 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	66	2564210

MAPEFLOOR FINISH 58 W

Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

Zweikomponentige Polyurethanversiegelung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- extrem abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
- widerstandsfähig gegen regelmäßige Belastung durch Fußgängerverkehr
- wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger, geeigneter Rolle sowie im Spritz- oder Airless-Verfahren

Anwendung:

- zum Versiegeln von **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT** für verschleißfeste Oberflächen
- für mittlere Belastungen in privaten, gewerblichen und industriellen Bereichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	5 kg	80	6QC090006
Dosierflasche Komp. B	Karton mit 12 x 0,5 kg	36 Kartons	6QC099906



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
Komp. A : Komp. B = 10:1

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 35 Minuten

Begebar:
ca. 12 Stunden

Aushärtezeit:
7 Tage

Farbe:
transparent

GISCODE:
PU50

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m² pro Auftrag

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate



MAPECRETE STAIN PROTECTION

Imprägnierung

Einkomponentige, lösemittelfreie, ölabweisende Imprägnierung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- imprägnierend, dringt in die Oberflächen ein und wirkt schmutz- und ölabweisend
- gebrauchsfertig, direkte Verarbeitung aus dem Gebinde
- aliphatisch, vergilbt nicht bei UV-Einstrahlung

Anwendung:

- zum Schutz von geschliffenen oder rauen zementären oder mineralischen Oberflächen, wie **ULTRATOP**
- zum Auftragen auf mineralische Industrieböden, um die Unterhaltsreinigung zu reduzieren
- perfekt in Kombination mit einer zusätzlichen Einpflege aus **MAPELUX OPACA**



Technische Daten:

Verarbeitung:
Airless spritzbar, mit der Rolle oder mit Wischwiesel

Verbrauch:
0,1–0,3 kg/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	25 kg	40	1796725

MAPELUX OPACA

Einpflege

Mattes Bodenwachs zur Einpflege von ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- doppelt-vernetzt, als Opferschicht für hohe Schutzwirkung und leichtere Reinigung
- widerstandsfähig, verbessert Kratzfestigkeit und schützt vor Flüssigkeiten
- matt, für authentische Böden mit lebhafter Patina

Anwendung:

- als Einpflege auf **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**, nach vorherigem Auftrag von **MAPECOAT FINISH 58 W** im System auch für stark beanspruchte Bereiche
- als Bodenwachs zum Schutz von **ULTRATOP** bei normalen bis mittleren Belastungen



Technische Daten:

Verarbeitung:
Wischwiesel

Farbe:
milchig-weiß

Verbrauch:
ca. 50 g/m² pro Auftrag

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	60	1796010



MAPECOAT I 24

Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig



HANDWERKER TIPP

Normalhärtende Epoxidharzversiegelung und Beschichtung

- abrieb- und verschleißfest, auch für beanspruchte Räume geeignet
- wasserfreie Epoxidharzformulierung, beständig gegenüber vielen handelsüblichen aggressiven Chemikalien
- verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren verarbeitbar
- geringe Aufbauhöhe, weniger als 1 mm Schichtdicke

Anwendung:

- zum Schutz von zementären Untergründen gegen mechanische und chemische Belastungen
- als Anstrich für private Flächen, wie Keller- und Garagenböden, Hauswirtschaftsräume, etc.
- entspricht der EN 1504-2: Oberflächenschutzsysteme für Beton
- erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 kieselgrau, 7035 lichtgrau, 9003 signalweiß

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4 : 1

Verarbeitung:

Roll- oder Streichverfahren

Verarbeitungszeit:

30–40 Minuten

Begehbär: ca. 5 Stunden

Belastbar: 3 Tage

Farbe: verschiedene Farben

GISCODE: RE2

Verbrauch: 400–600 g/m² pro Auftrag

Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate


Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	2,5 kg	36 Kartons à 4 x 2,5 kg	RAL 7001 silbergrau: 5C211905 RAL 7032 kieselgrau: 5C214005 RAL 7035 lichtgrau: 5C214305 RAL 9003 signalweiß: 5C217705
Kunststoffflasche Komp. B	8,5 kg	48	5C99905





MAPEI SYSTEMLÖSUNG SCHUTZANSTRICH VON BÖDEN UND OBERFLÄCHEN

- 1** Zementestrich / Betonboden **2** Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN** **3** Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig **MAPECOAT I 24**



MAPECOAT I 62 W

Epoxidharzanstrich 2K

Zweikomponentige, wässrige Epoxidharzversiegelung für zementäre Untergründe

- verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll- oder Spritzverfahren verarbeitbar
- abrieb- und verschleißfest, für normal beanspruchte Räume geeignet
- geprüfte Formulierung, geruchsarm während der Verarbeitung

Anwendung:

- zum Schutz von zementären Untergründen gegen mechanische Belastungen
- als Anstrich für private Flächen wie Keller- und Garagenböden, Hauswirtschaftsräume, etc.

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechbinde Komp. A	2,5 kg	36 Kartons à 4 x 2,5 kg	6NA999911
Flasche Komp. B	8,5 kg	48	RAL 7001 silbergrau: 6NA211911 RAL 7032 kieselgrau: 6NA214011 RAL 7035 lichtgrau: 6NA214311 RAL 9010 reinweiß: 6NA218111



Weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 1 : 3,4

Verarbeitung:

Roll- oder Spritzverfahren

Verarbeitungszeit:

ca. 20 Minuten

Aushärtung:

ca. 24 Stunden

Farbe:

verschiedene Farben

GISCODE: RE50

Verbrauch:

200–250 g/m² pro Auftrag

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate



MAPEFLOOR I 302 SL

Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentige Epoxidharzbeschichtung für industrielle und gewerbliche Bereiche

- dauerhaft, mechanische Beständigkeit gegenüber Abrieb durch dynamische Lasten
- flüssigkeitsdicht und fugenlos, beständig gegen zahlreiche Chemikalien
- geringe Viskosität, selbstverlaufend und leicht roll- oder rakelbar
- sehr gutes Entlüftungsverhalten, für porenfreie, ebene Flächen
- multifunktional, einfacher Aufbau für viele Gewerbeflächen, wahlweise mit glatter oder griffiger Oberfläche

Anwendung:

- als Verlaufsbeschichtung in industriell und gewerblich genutzten Bereichen mit hoher mechanischer und mittlerer chemischer Beanspruchung
- entspricht der EN 13813 SR B2,0-IR20-AR0,5-BFL-s1
- je nach Anforderung Systemaufbau zur Erstellung glatter oder rutschhemmender Oberflächen möglich
- erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 betongrau, 7035 lichtgrau, 9010 reinweiß

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 4 : 1

Verarbeitung:

Roll- oder Rakelverfahren

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Begehbär:

ca. 24 Stunden

Belastbar:

7 Tage

Farbe:

verschiedene Farben

GISCODE: RE1

Verbrauch:

ca. 3,0 kg/m²

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefer- einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	22	Komp. A, RAL 7001 silbergrau: 5HA211920 Komp. A, RAL 7032 kieselgrau: 5HA214020 Komp. A, RAL 7035 lichtgrau: 5HA214320 Komp. A, RAL 9010 reinweiß: 5HA218120
Kunststoffgebinde Komp. B	4 kg	75	5HA099920



MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR VERLAUFSBESCHICHTUNGEN

1 Zementestrich /
Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN

3 Epoxidharzbeschichtung 2K,
multifunktional und eingefärbt
MAPEFLOOR I 302 SL



KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN UND DESIGNSPACHTELMASSEN



PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K

Gefüllte Epoxidharzgrundierung

- gefüllte Struktur, für optimalen Porenverschluss vor dem Auftrag von Beschichtungen und Spachtelmassen
- mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- leichte Verarbeitung, wahlweise mit Walze oder Rake

Anwendung:

- zum porenfüllenden Grundieren von Untergründen vor dem Auftrag zementärer oder reaktionsharzbasierter Beschichtungen
- mit Quarzsand gefüllt als Mörtel zum Schließen von Löchern, Ausbrüchen und Rissen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechbinde Komp. A	16 kg	22	021520
Blechbinde Komp. B	4 kg	60	021620



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 4 : 1

Verarbeitung:

Roll- oder Spachtelverfahren

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Trocknungszeit:

ca. 12 Stunden

Farbe:

transparent

GISCODE: RE30

Verbrauch:

300–600 g/m²

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate



PRIMER LT

Acrylatprimer

Farbloser Acryl-Haftvermittler für Ultratop Loft

- Systemkomponente für eine gleichmäßige Optik, zum porenfüllenden Grundieren zwischen den Aufträgen von **ULTRATOP LOFT**
- saugfähigkeitsregulierend, perfekte Vorbereitung von Wänden vor dem Auftrag von **PRIMER GRIP WHITE**
- geringe Viskosität, für einfache Verarbeitung mittels Walze

Anwendung:

- als Haftvermittlung zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen von **ULTRATOP LOFT F** und **ULTRATOP LOFT W**
- als Grundierung von saugfähigen Untergründen im Wandbereich vor dem Auftrag von **PRIMER GRIP WHITE**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	128	1558405



Technische Daten:

Verarbeitung:

Rollverfahren

Trocknungszeit:

15–40 Minuten

Farbe:

farblos

GISCODE: D1

EMICODE: EC1^{Plus}

Verbrauch:

100–200 g/m²

Lagerung:

12 Monate



PRIMER GRIP WHITE

Acrylatprimer

Weißer Dispersionshaftbrücke für den Wandbereich

- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für den Basis-Spachtelauftrag von Ultratop Loft an der Wand
- weiß, für einen neutralen Untergrund ohne Durchzuscheinen

Anwendung:

- als Grundierung an der Wand vor dem ersten Auftrag von **ULTRATOP LOFT F**
- geeignet auf glatten Untergründen, wie bestehenden keramischen Fliesen
- in Verbindung mit **PRIMER LT** auch auf saugfähigen Untergründen, wie Beton, Zement- oder Gipsputz

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	64	1560510



Technische Daten:

Verarbeitung:

Rollverfahren

Trocknungszeit:

ca. 60 Minuten

Farbe:

weiß

GISCODE: D1

EMICODE: EC1^{Plus}

Verbrauch:

200–300 g/m²

Lagerung:

12 Monate



ADESILEX PG4

Epoxidharzklebstoff

Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzklebstoff

- kraftschlüssig, hervorragende Klebewirkung und hohe mechanische Festigkeit, perfekt zur strukturellen Klebung von stark beanspruchten Profilen
- thixotrope Formulierung, standfest für einfache Montage, auch an vertikalen Flächen

Anwendung:

- zum Kleben von Fugenprofilen, Abschlusswinkeln, Leisten und Schienen
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien auf allen geeigneten Untergründen
- mit Quarzsand gefüllt als Reparaturmörtel für Ausbrüche und Fehlstellen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 75 Minuten

Erhärtungszeit:
ca. 5 Stunden

Endfestigkeit:
ca. 7 Tage

Farbe:
transparent

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	6 kg	20	048707



MAPEFLOOR FILLER

Füllstoff

Pulver zur Herstellung von rutschfesten Versiegelungen

- pulverform, leicht zu dosieren als Zugabe zu Versiegelungen
- spezielle Mikrokristalle, für dauerhaft rutschfeste Oberflächen

Anwendung:

- zur Herstellung rutschfester Polyurethanversiegelungen in Verbindung mit **MAPECOAT FINISH 58 W**
- zur Herstellung rutschfester Epoxidharz-Anstriche in Verbindung mit **MAPEFLOOR I 24** (oder dem Nachfolgeprodukt)



Technische Daten:

Konsistenz:
kristallines Pulver

Farbe:
weiß

Verbrauch:
5–10 g/m² (Zugabemenge)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	0,3 kg	27 Kartons à 33 x 0,3 kg	245653

MAPEFLOOR CLEANER ED

Reiniger für Oberflächen

Reinigungsmittel für Beschichtungen

- hoch wirksam, entfernt zuverlässig Schmutz- und Fettspuren
- spezielle Formulierung, für saubere und wasserbeständige Beschichtungsflächen
- Konzentrat, sehr ergiebig als Zugabe zum Wischwasser

Anwendung:

- spezielles Reinigungsmittel zur Unterhaltsreinigung von zementären und reaktionsharzbasierten Beschichtungen
- zur Reinigung von Flächen in privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereichen



Technische Daten:

Farbe:
grün

Verbrauch:
0,1–0,3 kg auf 10 Liter Wasser

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Gebinde	10 kg	60	7360810



MAPEFLOOR WAX REMOVER

Reiniger für Oberflächen

Hoch wirksamer Reiniger zum Entfernen alter Einpflegen

- einfache Dosierung
- mit Wasser verdünnbar

Anwendung:

- vielseitiges Reinigungsmittel für regelmäßige Grundreinigungen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3 Stunden

Belegbar:
nach ca. 12 Stunden

Chemisch belastbar:
nach 4 Tagen

Verbrauch:
je nach Fliesenart und
Fugenbreite, siehe
Einleger

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Gebinde	10 kg	60	7360910

PLANITOP RASA & RIPARA R4

Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell



HANDWERKER TIPP

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm

- standfest
- 2 in 1: Grob- und Feinmörtel in einem Produkt
- schnelles Aushärten
- egalisieren und reparieren von Betonoberflächen
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- für statisch relevante Instandsetzungsarbeiten
- für Ausgleichsspachtelungen und Reprofilierungen an Wand- und Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

ca. 4,1–4,4 l Wasser pro 25 kg

PLANITOP RASA & RIPARA R4

Schichtdicke:

bis max. 40 mm

in einem Arbeitsgang

Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Oberflächenbearbeitung:

20 Minuten nach Auftrag

Endfestigkeit:

nach ca. 25 Minuten

Druckfestigkeit:

nach 24 Stunden: >22 MPa

nach 28 Tagen: >52 MPa

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm


Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffsack	25 kg	40	2653825E



12





ZUBEHÖR

Armierungsprodukte

MAPENET 150	122
ESTRICH-DEHNDÜBEL	122

Quarzsande

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25	122
--	-----

Ausgleichen

AUSBREITMASS-PLATTE	123
AUSBREITMASS-RING	123

Stellmittel


ADDITIX PE	123
------------------	-----

Reinigen

ULTRACARE MULTICLEANER	124
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY	124
ULTRACARE HD CLEANER	124
CLEANER H	125

Sonstiges

MÖRTELKÜBEL	125
MESSEIMER	125



MAPENET 150

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung

- hochreißfest, bei Problemuntergründen zur gleichmäßigen Spannungsverteilung
- dauerhaft, überbrückt Risse und ist alkalibeständig

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichspachtelungen auf Problemuntergründen
- zur Verstärkung von Verbundabdichtungen und Epoxidharzbeschichtungen
- zur Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die Drainagekanäle



Technische Daten:

Maschenweite:

4 x 4,5 mm

Gewicht:

150 g/m²

Farbe:

blau

Lagerung:

in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	33	1781150

ESTRICH-DEHNDÜBEL

Fugensicherung

Flexibler Estrich-Dehndübel zur Verhinderung von Höhenversätzen

Anwendung:

- zum vertikalen Verbinden von Estrichflächen
- zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern



Technische Daten:

Verbrauch:

3–5 Dübel je Meter Fugen-/Risslänge

Lagerung:

in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 Stück im Karton	500 Kartons	8203210

QUARZSANDE

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25

Zuschlag

1,2 = Körnung 0,7–1,2 mm

0,8 = Körnung 0,4–0,8 mm

0,5 = Körnung 0,1–0,5 mm

0,25 = Körnung 0,06–0,25 mm

Anwendung:

- getrockneter Quarzsand zum Abquarzen von MAPEI Systemgrundierungen
- Zuschlag zur Herstellung von Epoxidharzmörteln



Technische Daten:

Farbe:

beige-grau

Verbrauch:

(abquarzen): 2–3 kg/m²

Lagerung:

in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Körnung	Art.-Nr.
PE-Beutel	25 kg	42	1,2	7861625
		42	0,8	2388025
		63	0,5	239025
		63	0,25	238925

AUSBREITMASS-PLATTE

Zubehör

Kunststoffplatte mit Markierungs-Kennzeichnung

- mit Markierung, zum direkten und einfachen Ablesen
- mit aufgedrucktem QR-Code, für direkten Zugang zur Ausbreitmaß-Tabelle

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI Spachtelmassen in Verbindung mit Ausbreitmaß-Ring



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück	–	793601

AUSBREITMASS-RING

Zubehör

Edelstahlring mit definierten Abmessungen

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI Spachtelmassen in Verbindung mit Ausbreitmaß-Platte



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück	–	793701

STELLMITTEL

ADDITIX PE

Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte

Stellmittel zur Thixotropierung von Epoxidharz- und Polyurethan-Produkten

- Erhöhung der Standfestigkeit von Epoxidharz- und PU-Produkten

Anwendung:

- speziell für den Wand- und Gefällebereich



Technische Daten:

Verbrauch:
ca. 2 Gew.-% bis 5 Gew.-% bezogen auf die fertige Harzmischung

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1 kg	33	241901



ULTRACARE MULTICLEANER

Neutralreiniger, Konzentrat

Hochkonzentrierter Neutralreiniger für die tägliche, schonende Reinigung und Pflege behandelter und unbehandelter Oberflächen

- hoch ergiebig, variable Verdünnung
- trocknet streifenfrei
- biologisch abbaubar
- geeignet für Bodenreinigungsmaschinen

Anwendung:

- für Beläge aus Feinsteinzeug, Keramik, Beton, Terrazzo, Terrakotta, Naturwerkstein, Kunststein, LVT, Linoleum, Gummi und PVC
- auch für säureempfindlichen Materialien, wie z. B. polierte Naturwerksteine
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150605
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150631IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
pH-Wert: 8
Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:20–1:200
Einwirkzeit: ca. 5 Minuten
Reichweite: bis zu 1.500 m² mit 1 l
Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Reinigungsspray, gebrauchsfertig


Gebrauchsfertiger Reiniger in der Sprühflasche für die schnelle und einfache Reinigung in privaten und gewerblichen Bereichen

- äußerst vielseitig
- schnelle und einfache Anwendung
- trocknet streifenfrei
- biologisch abbaubar

Anwendung:

- für Beläge aus Keramik, Feinsteinzeug, Naturwerkstein, Kunststoff-Laminat, LVT, Linoleum, Gummi und PVC
- für Oberflächen aus Glas, wie Spiegel und Mosaik, Kunststein oder Metall
- geeignet für Küchen und Bäder

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1150726IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
pH-Wert: 10
Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig
Einwirkzeit: ca. 5 Minuten
Reichweite: bis zu 30 m² mit 750 ml
Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE HD CLEANER

Intensivreiniger, Konzentrat

Konzentrierter, alkalischer, hocheffizienter Profi-Tiefenreiniger für die intensive Reinigung von Oberflächen und Entfernung organischer Verschmutzungen

- kurze Einwirkzeit
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- biologisch abbaubar
- hochwirksamer Entfetter

Anwendung:

- perfekt zum Reinigen von Oberflächen vor der Verlegung von Fliese auf Fliese
- geeignet zur Entfernung wasserbasierter sowie metallisierter Wachse
- Innen, Außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150805
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150831IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: weißlich
pH-Wert: 11
Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:5–1:20
Einwirkzeit: ca. 5–10 Minuten
Reichweite: ca. 30 bis 200 m² mit 1 l
Lagerung: 36 Monate



CLEANER H

Reinigungstuch

Hochwirksame Reinigungstücher zum Entfernen von frischen Klebstoffresten

- praktisch, einzelne Tücher direkt aus Kunststoffspender entnehmbar, wiederverschließbar
- effektiv, reinigt schnell, bequem und rückstandsfrei Werkzeug, Hände und Oberflächen
- sauber, ist hautfreundlich

Anwendung:

- zum Entfernen von einkomponentigen PU- und SMP-Klebstoffresten
- zur Reinigung von Werkzeugen, Händen und Oberflächen von Parkett, Belägen etc.



Technische Daten:

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dose	Karton mit 6 Dosen à 80 Tücher	40 Kartons	108668

SONSTIGES

MÖRTELKÜBEL

Zubehör

Robuster, weißer Mörtelkübel mit Griffen und MAPEI Logo, 30 l

Anwendung:

- zum Anmischen von Fugmörtel, Fliesenklebern, Spachtelmassen etc.
- durchscheinend
- mit Messskala



Technische Daten:

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück à 30 l	150	7885601

MESSEIMER

Zubehör

Stabiler, transparenter Messeimer mit Litereinteilung, 10 l

Anwendung:

- zum Abmessen des Anmachwassers



Technische Daten:

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1 Stück	550	MK795101



STANDORTE MAPEI DEUTSCHLAND



ZENTRALE MAPEI GMBH

IHP NORD – Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de



MAPEI ACADEMY

Daimlerring 14
63839 Kleinwallstadt
Tel. +49 6026 50197-0
www.mapei.de
academy@mapei.de



MAPEI WERK WEFERLINGEN

Schwarzer Weg 3
39356 Weferlingen
Tel. +49 39061 984-0
Fax +49 39061 984-48
info@mapei.de



WEFERLINGEN



GROSSOSTHEIM & KLEINWALLSTADT

**ALLES OK
MIT MAPEI**

MAPEI GmbH

IHP NORD – Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI Technischer Support

Tel. 06026/50197-771
E-Mail awt@mapei.de

